

Miele

Přístroje péče o prádlo

Přehled sortimentu

Miele. Immer Besser.

Vydání září 2024

1899



2024

125 let kvality Miele

125
Years



TwinDos

Exkluzivně u Miele Úspora pracích prostředků až 30 %

Dosáhnete vždy těch nejlepších výsledků praní: díky inovativnímu dávkovacímu systému TwinDos. Integrovaný prací prostředek UltraPhase 1 a 2 je dávkován v optimálním množství a ve správný okamžik během procesu praní zcela automaticky.

Žádný jiný tekutý prací prostředek nevyperá bílé i barevné prádlo tak důkladně jako dvoufázový systém od Miele. Důvodem je, že běžné tekuté prací prostředky neobsahují bělidlo, protože by je ostatní složky zničily. Bělidlo je však nutné k odstranění odolných skvrn. Díky oddělenému skladování a dávkování pracího prostředku Miele UltraPhase 1 a 2 lze se systémem TwinDos používat bělidlo. Účinné látky v pracím prostředku UltraPhase 1 rozpouštějí nečistoty a odstraňují skvrny například od oleje a mastnoty, proteinů a škrobu.

<p>www.hohenstein.com</p> <p>HOHENSTEIN INSTITUTE</p> <p>Testovaná KVALITA</p> <p>KONTR. Č.: HL 13.2.1.10991</p> <p>AUTOMATICKÝ DVOUFÁZOVÝ DÁVKOVACÍ SYSTÉM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odstraňování skvrn • Stupeň bělosti • Zamezení šednutí • Přesnost dávkování 	<p>Competence in Textiles · Worldwide</p> <p>Deklarované vlastnosti byly porovnávány pro Automatický dvoufázový dávkovací systém s pracím prostředkem UltraPhase 1 a UltraPhase 2 při různých teplotách s tekutými značkovými pracími prostředky.</p> <p>Při 40 °C bylo testováno odstraňování skvrn proti pracímu prostředku na barevné prádlo, při 60°C odstraňování skvrn, stupeň bělosti a zamezení šednutí proti univerzálnímu pracímu prostředku.</p> <p>Přesnost dávkování byla potvrzena nezávisle na teplotě praní.</p> <p>www.hohenstein.com</p>
---	--



Institut Hohenstein prověřoval vlastnosti automatického dvoufázového dávkovacího systému ve spojení s pracími prostředky Miele UltraPhase 1 a UltraPhase 2. Byly potvrzeny vynikající účinky praní v oblasti odstraňování skvrn, stupně bělosti, účinků proti šednutí prádla a přesnosti dávkování.

S prostředkem UltraPhase 2 se do procesu praní přidává v optimálním okamžiku bělidlo, které odstraňuje odolné skvrny například od kávy, čaje, ovocných šťáv nebo červeného vína.

PowerWash

Exkluzivně u Miele Důkladné, rychlé a energeticky úsporné praní

Vynikající energetickou účinnost praček Miele W1 se systémem PowerWash potvrdil Öko-Institut e. V. V každodenních podmínkách¹⁾ pere Miele v závislosti na programu až o 40 % rychleji a ušetří současně až 25 % elektrické energie ve srovnání s přístroji jiných známých výrobců, které mají nejvyšší energetickou účinnost – a to s nejlepším výsledkem praní.

 **Öko-Institut e.V.**
Institut für angewandte Ökologie
Institute for Applied Ecology



1) Běžné podmínky: programový mix programů: bavlna Eco 60 a 40 °C (hmotnost náplně 4 a 8 kg), bavlna 30, 40, 60 °C, snadno ošetřovatelné 40 °C (hmotnost náplně 4 kg)



SingleWash

Exkluzivně u Miele Účinné řešení pro jednotlivé kusy oblečení: přístroj upraví délku programu, spotřebu vody a elektrické energie optimálně podle naplnění do 1 kg. Praní jednotlivých kusů oblečení nebylo ještě nikdy tak rychlé a úsporné.

QuickPowerWash

Exkluzivně u Miele S programem QuickPowerWash máte prádlo čisté za 49 minut, a to se stejnými výsledky jako ve standardním dvouhodinovém programu.

Potvrzeno wfk:
QuickPowerWash – účinnost praní A za pouhých 49 minut



CapDosing

Exkluzivně u Miele Snadné dávkování – perfektní výsledky

Rádi byste dosáhli perfektních výsledků praní také u textilií vyžadujících speciální péči, jako je např. vlněné či sportovní oblečení – a to prakticky bez námahy? Pro tyto případy nabízíme Miele Caps. Tyto malé kapsle stačí jednoduše vložit do přihrádky na aviváž. Pračka Miele uvolní obsah kapsle během procesu praní v ten správný okamžik zcela automaticky.



Patentovaný voštinový bubnen pro maximální šetrnost k prádlu

Exkluzivně u Miele Jedinečná struktura bubnu zaručuje jemné, šetrné a kvalitní praní a sušení i těch nejnáročnějších textilií. Vaše prádlo tak zůstane dlouho jako nové.



Funkce AddLoad

Funkce AddLoad umožňuje přidat nebo vyjmout prádlo bez ohledu na to, zda je proces praní či sušení již spuštěn. Svítí-li tato možnost na displeji, lze otevřít dvířka a vložit i větší kusy prádla. Doplnění prádla je možné téměř po celou dobu trvání pracovního programu, tak lze přidat prádlo např. jen na fázi máchání či odstředování.



Nejvyšší třída účinnosti kondenzace

Důležité kritérium kvality pro sušičku prádla je těsnost. Čím méně vlhkého teplého vzduchu z přístroje uniká, tím vyšší je účinek kondenzace. Vysoká ztráta vlhkosti v malých prostorách je mimořádně nepříjemná, protože kondenzát může vyvolat vznik plísní na stěnách. Sušičky Miele spadají do nejlepší třídy účinnosti kondenzace A a jsou navíc o 50 % efektivnější, než je pro tuto třídu vyžadováno.

DryCare 40

Usuší (téměř) cokoliv! Všechny kusy oblečení, které je možné prát na 40 °C lze vysušit v sušičce bez nejmenších starostí. Během cyklu sušení se teplota vzduchu v sušičce snižuje, aby nedošlo k poškození jemných kusů prádla. Extrémně jemné sušení.



FragranceDos

Exkluzivně u Miele FragranceDos zahálí prádlo během sušení do vaší oblíbené vůně. Tak bude prádlo nejen příjemně hebké, ale také krásně provoněné.



EcoSpeed

S funkcí EcoSpeed usušíte prádlo rychle, a přitom úsporně. Při plném naplnění se s funkcí EcoSpeed zkrátí doba sušení o 20 minut. Pokud sušíte menší množství prádla, ušetříte cca 10 % času sušení.



PowerFresh

Systematické osvěžení pro vaše textilie. Novinka pro suché a vlhké textilie. Volitelná možnost pro mnoho programů. Ještě účinnější redukce zápachu díky páře. Perfektní výsledky v kombinaci s flakonem Miele DryFresh.



Technologie EcoDry

Exkluzivně u Miele Jedinečná kombinace filtračního systému a bezúdržbového výměníku tepla udržuje spotřebu elektrické energie a dobu trvání programu na stále stejně nízké úrovni po celou dobu životnosti sušičky.



SilenceDrum

Sušení je nyní ještě tišší! Přidané izolační pásy snižují hluk knoflíků a zipů v bubnu. Subjektivní vnímání hluku je sníženo téměř o polovinu. Sušení se proto stává ještě pohodlnější pro vaši domácnost.



PerfectDry

Exkluzivně u Miele Na stupeň přesné sušení díky zohlednění tvrdosti vody: PerfectDry rozpozná obsah vápníku ve vodě a odpovídajícím způsobem upraví proces sušení. Nemusíte se tak obávat, že by vaše prádlo zůstalo vlhké nebo bylo naopak přesušené.

Vynikající kvalita a dlouhá životnost

Exkluzivně u Miele Pračky a sušičky Miele jsou testovány na životnost až 20 let. Základem kvality Miele jsou vysoké požadavky na použité materiály a zpracování. Pouze takto mohou přístroje obstát v přísných zátěžových testech Miele.

Designová řada **WhiteEdition**

Doporučené kombinace praček a sušiček



Automatická pračka WWD 020*
11810060

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (žlutý text)
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- časová předvolba, indikace zbývajících času
- speciální programy: impregnace, košile, vlna
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643



Doporučená prodejní cena
27 490 Kč



Sušička prádla TWC 220 WP*
11840310

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání DirectSensor (žlutý text)
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad
- časová předvolba, indikace zbývajících času, osvětlení bubnu
- programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, předžehlení, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dvířek
- třída energetické účinnosti A++
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643



Doporučená prodejní cena
27 490 Kč



Automatická pračka WWD 164*
12137050

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (žlutý text)
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing
- časová předvolba, indikace zbývajících času
- speciální programy: košile
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643



Doporučená prodejní cena
28 990 Kč



Sušička prádla TWC 364 WP*
12137080

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání DirectSensor (žlutý text)
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos
- časová předvolba, indikace zbývajících času, LED osvětlení bubnu
- programy: bavlna, bavlna Eco, bavlna s šipkou, jemné prádlo, ložní povlečení, expres, košile, konečná úprava vlny, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dvířek
- třída energetické účinnosti A++
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643



Doporučená prodejní cena
28 990 Kč



Automatická pračka WWB 380 WCS 125 Edition*
12446760

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (žlutý text)
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- systém PowerWash
- časová předvolba, indikace zbývajících času
- speciální programy: osvětlení, košile, vlna, QuickPowerWash (49 min.)
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643



Doporučená prodejní cena
31 490 Kč



Sušička prádla TWC 660 WP 125 Edition*
12448900

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání DirectSensor (žlutý text)
- systém sušení PerfectDry, EcoSpeed
- FragranceDos, AddLoad, Wash2Dry
- časová předvolba, indikace zbývajících času, osvětlení bubnu
- programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, teplý vzduch / DryFresh, DryCare 40
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dvířek
- třída energetické účinnosti A+++
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 643



Doporučená prodejní cena
30 990 Kč





Automatická pračka WWB 680 WCS 125 Edition* 12446770

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (žlutý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- automatické dávkování TwinDos (pouze s prostředky UP1+2)
- časová předvolba, indikace zbývajících času
- speciální programy: osvětlení, vlna, košile
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643



Doporučená prodejní cena
31 490 Kč



Sušička prádla TWD 260* 11840330

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání DirectSensor (žlutý text)
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad, Wash2Dry
- časová předvolba, indikace zbývajících času, osvětlení bubnu
- programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dvířek
- třída energetické účinnosti A++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643



Doporučená prodejní cena
30 990 Kč



Automatická pračka WWG 660* 11363410

- voštinový buben
- ovládání ComfortSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- automatické dávkování TwinDos
- časová předvolba, indikace zbývajících času, zvuková signalizace
- speciální programy: automatika plus, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643



Doporučená prodejní cena
36 990 Kč

Automatická pračka WWG 360* 11363400



- stejná výbava jako WWG 660, avšak nemá automatické dávkování TwinDos
- navíc: systém PowerWash, program QuickPowerWash (49 min.), SingleWash

Doporučená prodejní cena
36 990 Kč



Sušička prádla TWF 760 WP* 11840510

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání DirectSensor (bílý text)
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, DryCare 40
- časová předvolba, indikace zbývajících času, osvětlení bubnu, zvuková signalizace
- programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dvířek
- třída energetické účinnosti A+++
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643



Doporučená prodejní cena
33 990 Kč



Designová řada WhiteEdition

Doporučené kombinace praček a sušiček



Automatická pračka WWI 880 WCS 125 Gala Edition*
12446840

- voštinový buben
- ovládání ComfortSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 600, ProfiEco motor
- CapDosing, AddLoad
- automatické dávkování TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- časová předvolba, indikace zbývajících času, Eko informace, funkce Skvrny, zvuková signalizace
- speciální programy: QuickPowerWash (49 min.), automatika plus, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, peří, peřiny, záclony, polštář, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- **prodloužená záruka o 125 týdnů zdarma**
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643

Doporučená prodejní cena
44 990 Kč



Sušička prádla TWL 680 WP 125 Gala Edition*
12448910

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání ComfortSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, PowerFresh, DryFresh, DryCare 40
- SilenceDrum
- časová předvolba, indikace zbývajících času, osvětlení bubnu, Eko informace, zvuková signalizace
- programy: automatika plus, bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny / hedvábí, košile, konečná úprava párou, expres, jeans, ložní prádlo, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, polštáře, předžehlení, teplý vzduch, studený vzduch, program koš
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dveřík
- třída energetické účinnosti A+++
- **prodloužená záruka o 125 týdnů zdarma**
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643

Doporučená prodejní cena
42 990 Kč



Automatická pračka WWR 860 WPS
11363590

- voštinový buben
- ovládání M Touch, asistent praní, WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 600, ProfiEco motor
- CapDosing, AddLoad
- automatické dávkování TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- ukazatel denního času, Eko informace, funkce Skvrny, osvětlení bubnu, zvuková signalizace
- speciální programy: QuickPowerWash (49 min.), automatika plus, bavlna hygiena, sportovní prádlo, sportovní obuv, outdoor, impregnace, peří, peřiny, záclony, polštář, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643

Doporučená prodejní cena
49 990 Kč



Sušička prádla TWR 780 WP
11840530

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání M Touch, asistent sušení, WiFiConn@ct
- systém sušení PerfectDry
- SteamFinish, FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, PowerFresh, DryFresh, DryCare 40
- SilenceDrum
- ukazatel denního času, osvětlení bubnu, Eko informace, zvuková signalizace
- programy: automatika plus, bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny / hedvábí, bavlna hygiena, košile, SteamFinish, expres, jeans, ložní prádlo, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, polštáře, předžehlení, teplý vzduch, studený vzduch, program koš
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dveřík
- třída energetické účinnosti A+++ (-10 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643

Doporučená prodejní cena
60 990 Kč



Automatická pračka WWV 980 WPS
10991970

- voštinový buben
- ovládání M Touch, asistent praní, WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 600, ProfiEco motor
- CapDosing, AddLoad, SteamCare, AllWater
- automatické dávkování TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- ukazatel denního času, Eko informace, funkce Skvrny, osvětlení bubnu, zvuková signalizace
- speciální programy: QuickPowerWash (49 min.), automatika plus, bavlna hygiena, sportovní prádlo, sportovní obuv, outdoor, impregnace, peří, peřiny, záclony, polštář, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643

Doporučená prodejní cena
69 990 Kč



Sušička prádla TWV 780 WP
11840540

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání M Touch, asistent sušení, WiFiConn@ct
- systém sušení PerfectDry
- SteamFinish, FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, PowerFresh, DryFresh, DryCare 40
- SilenceDrum
- ukazatel denního času, osvětlení bubnu, Eko informace, zvuková signalizace
- programy: automatika plus, bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny / hedvábí, bavlna hygiena, košile, SteamFinish, expres, jeans, ložní prádlo, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, polštáře, předžehlení, teplý vzduch, studený vzduch, program koš
- integrovaný odvod kondenzátu
- možnost změny závěsu dveřík
- třída energetické účinnosti A+++ (-10 %)
- š x v x h (mm): 596 x 850 x 643

Doporučená prodejní cena
69 990 Kč



Designová řada **ChromeEdition**

Doporučené kombinace praček a sušiček



Automatická pračka WEA 035* 11507280

- voštinový buben
- ovládání EasyControl (žlutý text)
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- časová předvolba, indikace zbývajících času
- speciální programy: outdoor, impregnace, vlna
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti B
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636




Doporučená prodejní cena
22 990 Kč



Automatická pračka WCA 030* 11507290

- stejná výbava jako WEA 035, avšak dvířka obsidian černá s bílým kroužkem



Doporučená prodejní cena
22 990 Kč



Sušička prádla TCA 230 WP* 11840270

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání EasyControl (žlutý text)
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad
- časová předvolba, indikace zbývajících času, osvětlení bubnu
- programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, předžehlení, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- třída energetické účinnosti A++
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636



Doporučená prodejní cena
24 490 Kč



Automatická pračka WED 035* 11810050

- voštinový buben
- ovládání DirectSensor (bílý text)
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- časová předvolba, indikace zbývajících času
- speciální programy: impregnace, košile, vlna
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636



Doporučená prodejní cena
27 490 Kč



Sušička prádla TEC 235 WP* 11840290

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání DirectSensor (bílý text)
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos, AddLoad
- časová předvolba, indikace zbývajících času, osvětlení bubnu
- programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, předžehlení, teplý vzduch / DryFresh
- integrovaný odvod kondenzátu
- třída energetické účinnosti A++
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636



Doporučená prodejní cena
27 490 Kč

Designová řada **ChromeEdition**

Doporučené kombinace praček a sušiček



Automatická pračka **WEB 395 WCS 125 Edition*** 12446750

- voštinový buben
- funkce CapDosing, AddLoad
- ovládání DirectSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- časová předvolba, indikace zbývajících času, zvuková signalizace
- speciální programy: automatika plus, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636



Doporučená prodejní cena
33 990 Kč



Sušička prádla **TEC 675 WP 125 Edition*** 12448880

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání DirectSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- systém sušení PerfectDry, EcoSpeed
- FragranceDos, AddLoad, Wash2Dry, DryCare 40
- časová předvolba, indikace zbývajících času, osvětlení bubnu, zvuková signalizace
- programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, teplý vzduch / DryFresh, expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, teplý vzduch
- integrovaný odvod kondenzátu
- třída energetické účinnosti A+++
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636



Doporučená prodejní cena
27 990 Kč



Automatická pračka **WEG 675*** 11363330

- voštinový buben
- funkce CapDosing, AddLoad
- automatické dávkování TwinDos
- ovládání ComfortSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 400, ProfiEco motor
- časová předvolba, indikace zbývajících času, osvětlení bubnu, zvuková signalizace
- speciální programy: automatika plus, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636



Doporučená prodejní cena
37 990 Kč



Sušička prádla **TEF 775 WP*** 11840490

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání DirectSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- systém sušení PerfectDry, EcoSpeed
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, DryCare 40
- časová předvolba, indikace zbývajících času, osvětlení bubnu, zvuková signalizace
- programy: bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, teplý vzduch / DryFresh, expres, jeans, ložní prádlo, impregnace, teplý vzduch
- integrovaný odvod kondenzátu
- třída energetické účinnosti A+++
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636



Doporučená prodejní cena
33 990 Kč



Automatická pračka **WEI 895 WCS 125 Gala Edition*** 12446830

- voštinový buben
- ovládání ComfortSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- max. počet otáček 1 600, ProfiEco motor
- funkce CapDosing, AddLoad
- automatické dávkování TwinDos
- systém PowerWash, SingleWash
- časová předvolba, indikace zbývajících času, Eko informace, funkce Skvrny, osvětlení bubnu, zvuková signalizace
- speciální programy: QuickPowerWash (49 min.), automatika plus, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, peří, peřiny, záclony, polštář, vlna, hedvábí, čištění přístroje
- samočisticí zásobník AutoClean
- třída energetické účinnosti A
- **prodloužená záruka o 125 týdnů zdarma**
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636



Doporučená prodejní cena
46 990 Kč



Sušička prádla **TEL 695 WP 125 Gala Edition*** 12448890

- voštinový buben, objem 120 l
- ovládání ComfortSensor (bílý text), WiFiConn@ct
- systém sušení PerfectDry
- FragranceDos², AddLoad, Wash2Dry, PowerFresh, DryCare 40, DryFresh
- SilenceDrum
- časová předvolba, indikace zbývajících času, osvětlení bubnu, Eko informace, zvuková signalizace
- programy: automatika plus, bavlna, snadno ošetřovatelné, jemné prádlo, konečná úprava vlny, košile, SteamFinish, EcoSpeed, expres, jeans, ložní prádlo, sportovní prádlo, outdoor, impregnace, polštáře, předehlení, teplý vzduch, studený vzduch, program koš
- integrovaný odvod kondenzátu
- třída energetické účinnosti A+++
- **prodloužená záruka o 125 týdnů zdarma**
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 636



Doporučená prodejní cena
42 990 Kč



Automatické pračky se sušičkou



Automatická pračka se sušičkou

WTD 160 WCS*

11582390

- voštinový buben
- kapacita při praní/sušení: 8/5 kg
- ovládání DirectSensor (bílý text)
- automatické vyplachování filtru na zachycení vláken
- programy: bavlna, ECO 40-60, košile, vlna
- odstředování 400–1 500 ot./min.
- třída energetické účinnosti D (celý cyklus) / A (pouze praní)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 637



Doporučená prodejní cena
46 990 Kč



Automatická pračka se sušičkou

WTR 870 WPM

11588310

- voštinový buben
- kapacita při praní/sušení: 8/5 kg
- ovládání M Touch, WiFiConn@ct
- automatické dávkování TwinDos
- systém PowerWash, Single Wash&Dry, funkce CapDosing
- SteamCare, funkce Skvrny, AllergoWash, osvětlení bubnu
- automatické vyplachování filtru na zachycení vláken
- speciální programy: QuickPower, automatika, outdoor, impregnace, polštář, bavlna hygiena
- odstředování 400–1 600 ot./min.
- třída energetické účinnosti D (celý cyklus) / A (pouze praní)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 637



Doporučená prodejní cena
65 990 Kč



Automatická pračka se sušičkou

WTW 870 WPM

11588300

- voštinový buben
- kapacita při praní/sušení: 9/6 kg
- ovládání M Touch, WiFiConn@ct
- automatické dávkování TwinDos
- systém PowerWash, Single Wash&Dry, funkce CapDosing
- SteamCare, funkce Skvrny, AllergoWash, osvětlení bubnu
- automatické vyplachování filtru na zachycení vláken
- rozpoznání množství naplnění a doporučení dávkování
- speciální programy: QuickPower, automatika, outdoor, impregnace, polštář, bavlna hygiena
- odstředování 400–1 600 ot./min.
- třída energetické účinnosti D (celý cyklus) / A (pouze praní)
- š × v × h (mm): 596 × 850 × 714



Doporučená prodejní cena
73 990 Kč





FashionMaster B 4847

11978100

- žehlička s voštinovou strukturou
- žehlicí násada s nepřilnavou plochou
- Steamer pro žehlení pověšených textilií
- 1řádkový displej
- 1-2-Lift systém pro snadné složení a rozložení přístroje
- funkce nafouknutí a odsávání vzduchu
- automatické odvápňování a proplachování
- funkce Auto-Off a CoolDown
- tlak 4 bar
- š × v × h (mm): 470 × 970 × 1 480



Doporučená prodejní cena

51 990 Kč



Mandl B 995

07222760

- vysoký přitlak 0,35 N/cm²
- funkce páry, objem zásobníku páry 0,84 l
- široký žehlicí válec s velkým skládacím prostorem
- volba teploty podle druhu textilie
- nastavitelná rychlost válce
- odkládací tyč
- automatická ochrana prstů, nouzové odblokování
- komfortní sklápěcí mechanismus
- š × v × h (mm): 959 × 985 × 380



Doporučená prodejní cena

49 990 Kč





Kartuše UltraPhase 1

- dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé prádlo
- díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné dávkování
- vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
- obsah: 1,4 l pro 37 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena

399 Kč



Kartuše UltraPhase 2

- dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé prádlo
- díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné dávkování
- vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
- obsah: 1,4 l pro 50 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena

399 Kč



Kartuše UltraPhase Sensitive 1

- dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé prádlo bez parfemace a barviv
- díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné dávkování
- vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
- obsah: 1,44 l pro 36 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena

429 Kč



Kartuše UltraPhase Sensitive 2

- dvousložkový prací prostředek na barevné i bílé prádlo bez parfemace a barviv
- díky automatickému dávkování nehrozí nadměrné dávkování
- vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
- obsah: 1,44 l pro 63 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena

429 Kč



Caps Sport

- balení 6 kapslí na sportovní oblečení
- neutralizuje nepříjemné pachy
- zachovává zářivost barev
- zachovává tvar textilií, vhodné také pro fleecové oblečení
- obsahuje: 6x Sport

Doporučená prodejní cena

229 Kč



Caps WoolCare

- balení 9 kapslí na vlnu a další jemné prádlo
- speciální složení s pšeničnými proteiny a formulkami na ochranu barev
- komponenty chrání vlákna před zplstnatěním
- obsahuje: 9x WoolCare

Doporučená prodejní cena

229 Kč



Caps DownCare

- balení 6 kapslí pro péřové textilie
- zachovává elasticitu a prodyšnost peří
- efektivní čištění a šetrná péče díky lanolinu
- peří se neslepuje a zůstává nadýchané
- obsahuje: 6x DownCare

Doporučená prodejní cena

229 Kč



Caps Booster

- balení 6 kapslí na odolné skvrny
- pomáhá odstranit i silné znečištění, jako jsou např. skvrny od mastnoty nebo ovoce
- vhodný na bílé i barevné prádlo
- obsahuje: 6x Booster

Doporučená prodejní cena

229 Kč



Caps Aqua

- balení 9 kapslí s avivází Aqua
- obzvláště vhodné na froté oblečení
- pro měkké a hebké prádlo a svěží vůni
- obsahuje: 9x aviváž

Doporučená prodejní cena

199 Kč



Caps Impraprotect

- balení 3 kapslí speciálního impregnačního prostředku na závěrečnou úpravu textilií
- impregnuje sportovní oblečení proti vlhku, větru a nečistotám
- zachovává prodyšnost textilií
- na prvotní ošetření doporučujeme speciální prostředek Miele Outdoor
- obsahuje: 3x Impraprotect

Doporučená prodejní cena

439 Kč



Caps Outdoor

- balení 6 kapslí speciálního pracího prostředku na outdoorové a funkční oblečení
- čistí šetrně a efektivně do hloubky vláken
- vhodný na membránové textilie
- zachovává funkční vlastnosti speciálních moderních tkanin
- obsahuje: 6x Outdoor

Doporučená prodejní cena

339 Kč

Prací a ošetřující prostředky



UltraWhite

- sypký prací prostředek na bílé, světlé a silně znečištěné stálobarevné barevné prádlo
- vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
- obsah: 2,7 kg na 49 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
659 Kč



UltraColor

- tekutý prací prostředek na barevné prádlo
- obsahuje speciální formule chránící barvy
- vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
- obsah: 1,5 l na 27 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
399 Kč



WoolCare

- tekutý prací prostředek na vlnu a jemné prádlo
- speciální složení s pšeničnými proteiny a formulkami na ochranu barev
- komponenty chránící vlákna před zplstnatěním
- obsah: 1,5 l na 37 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
449 Kč



Aviváž

- obzvláště vhodné na froté prádlo
- pro měkké, hebké prádlo a svěží vůni
- zabráňuje vzniku elektrostatického náboje při sušení
- obsah: 1,5 l na 50 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
299 Kč



Sport 1,5 l

- speciální prací prostředek na sportovní oblečení
- neutralizuje nepříjemné pachy
- šetrně čistí a pečuje o stálost barev
- zachovává tvarovou stálost i u fleecových textilií
- obsah: 1,5 l na 50 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
399 Kč



Outdoor*

- speciální prací prostředek na outdoorové a funkční oblečení
- čistí šetrně a efektivně do hloubky vláken
- vhodný na membránové textilie
- zachovává funkční vlastnosti speciálních moderních tkanin
- obsah: 250 ml na 13 pracích cyklů

Doporučená prodejní cena
399 Kč



Čisticí kartuše TwinDos Care

- k čištění dávkovací jednotky TwinDos
- po delší době nepoužívání (cca 2 měsíce)

Doporučená prodejní cena
379 Kč



Odvápňovač pro pračky a myčky

- vhodný pro důkladné vyčištění přístroje
- odstraňuje vápenaté usazeniny
- díky kyselině citrónové neutralizuje nepříjemné pachy
- použití dle potřeby 1–3× ročně
- obsah: 250 g (dávka na jedno použití)

Doporučená prodejní cena
339 Kč



Čisticí prostředek IntenseClean

- efektivní čištění pračky nebo myčky zejména, je-li přístroj používán již delší dobu
- odstraňuje silné vápenaté usazeniny a zbytky mastnoty
- odstraňuje nepříjemné pachy
- použití dle potřeby 1–3× ročně
- obsah: 200 g (dávka na jedno použití)


Doporučená prodejní cena
379 Kč



Vůně do sušičky

- pro svěží, dlouhotrvající vůni prádla po dobu až 4 týdnů
- pro příjemně hebké a provoněné prádlo
- varianta: Aqua, Nature, Cocoon, DryFresh a Edition 125
- obsah: 12,5 ml na cca 50 cyklů sušení


Doporučená prodejní cena
349 Kč



Montážní souprava WTV 501

- pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
- bez pracovní desky
- výška 2,5 cm
- pro pračky řady W1
- kombinace se sušičkou řady T1 ChromeEdition

Doporučená prodejní cena
1 790 Kč



Montážní souprava WTV 502

- pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
- bez pracovní desky
- výška 2,5 cm
- pro pračky řady W1
- kombinace se sušičkou řady T1 WhiteEdition

Doporučená prodejní cena
1 790 Kč



Montážní souprava WTV 511

- pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
- se zásuvkou a pracovní deskou
- výška 12 cm
- pro pračky řady W1
- kombinace se sušičkou řady T1 ChromeEdition

Doporučená prodejní cena
6 390 Kč



Montážní souprava WTV 512

- pro věžové uspořádání pračky se sušičkou
- se zásuvkou a pracovní deskou
- výška 12 cm
- pro pračky řady W1
- kombinace se sušičkou řady T1 WhiteEdition

Doporučená prodejní cena
6 390 Kč



Koš do sušičky prádla TRK 555 (obr.)

- pro sušení textilií, které mohou být sušeny v sušičce, ale je pro ně lepší, když se neotáčí v bubnu (např. obuv, plyšové hračky)
- pro sušičky řady T1

Koš do sušičky prádla TK 111

- pro sušičky řady T 7000, T 8000, T 9000

Doporučená prodejní cena
2 290 Kč



Podstavec se zásuvkou WTS 510

- spousta úložného prostoru např. na prací prostředky
- vhodné pro samostatně stojící pračku nebo sušičku
- výška 35 cm
- pro pračky řady W1 a sušičky řady T1

Doporučená prodejní cena
16 290 Kč



Prázdný zásobník 1

- doplňitelný zásobník o objemu 1,5 l pro pračky W1 TwinDos
- pro dávkování jiných tekutých pracích prostředků
- pro možnost využití nutno zakoupit také zásobník 2

Doporučená prodejní cena
889 Kč



Prázdný zásobník 2

- doplňitelný zásobník o objemu 1,5 l pro pračky W1 TwinDos
- pro dávkování jiných tekutých pracích prostředků
- pro možnost využití nutno zakoupit také zásobník 1

Doporučená prodejní cena
889 Kč



Nástavec pro tekuté prací prostředky EFW 100

- pro optimální dávkování při praní s předepírkou nebo časovou předvolbou
- pro pračky W1 a pračky se sušičkou WT1 od ledna 2020
- ideální i u přístrojů s TwinDosem pro speciální prací prostředky
- k použití do přihrádky na hlavní praní

Doporučená prodejní cena
490 Kč



Dvojitá přípojka odpadu se zpětnou klapkou CZGIE001

- k připojení odpadu z pračky a sušičky do jednoho podmínčkového sifonu

Doporučená prodejní cena
690 Kč

Miele, spol. s r. o.

Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 800 MIELE1
(800 643 531)

E-mail: info@miele.cz

Miele Experience Center

Holandská 4
639 00 Brno

Tel.: 543 553 111-3
E-mail: brno@miele.cz

Miele Experience Center

Ke Štvanici 3
(budova Diamond Point)
180 00 Praha 8

Tel.: 225 095 555-6
E-mail: praha@miele.cz

Zákaznická servisní linka

800 MIELE1
(800 643 531)

Internet / e-shop

www.miele.cz



Jistota originálu



Značkový servis Miele
Servisní síť po celé České republice

(D)	Miele & Cie.KG, Gütersloh
(A)	Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg
(AUS)	Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne
(B)	N.V. Miele S.A., Mollem
(CDN)	Miele Limited, Vaughan/Ontario
(CH)	Miele AG, Spreitenbach
(CL)	Miele Ltda., Santiago de Chile
(CN)	Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai
(DK)	Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen
(E)	Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid
(EST)	Miele OÜ, Tallinn
(F)	Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris
(FIN)	Miele Oy, Vantaa/Helsinki
(GB)	Miele Company Ltd., Abingdon
(GR)	Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen
(H)	Miele Kft., Budapest
(HK)	Miele Hong Kong Ltd., Hongkong
(HR)	Miele d.o.o., Zagreb
(I)	Miele Italia G.m.b.H., Eppan
(IND)	Miele India Pvt. Ltd., Neu-Delhi
(IRL)	Miele Ireland Ltd., Dublin
(J)	Miele Japan Corp., Shibuya/Tokio
(KZ)	Miele LLP, Almaty
(L)	Miele s.à.r.l., Luxemburg
(LT)	Miele Appliances UAB, Vilnius
(LV)	Miele SIA, Riga
(MAL)	Miele Sdn Bhd, Malaysia
(MEX)	Miele S.A. de C.V., Mexiko City
(N)	Miele AS, Rud/Oslo
(NL)	Miele Nederland B.V., Vianen
(NZ)	Miele New Zealand Ltd., Auckland
(P)	Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(PL)	Miele Sp. z o. o., Warschau
(RO)	Miele Appliances SRL, Otopeni
(ROK)	Miele Korea Ltd., Seoul
(RU)	OOO Miele CIS, Moskau
(S)	Miele AB, Solna/Stockholm
(SGP)	Miele Pte. Ltd., Singapur
(SK)	Miele s.r.o., Bratislava
(SLO)	Miele d.o.o., Ljubljana
(SRB)	Miele d.o.o., Belgrad
(TR)	Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(UA)	Miele LLC, Kiew
(UAE)	Miele Appliances Ltd., Dubai
(USA)	Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(ZA)	Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg