

Sušičky prádla Miele řady T1

Sušičky s energetickou třídou A++



- sušička s tepelným čerpadlem
- voštinový buben
- časová předvolba, indikace zbývajícího času
- systém sušení PerfectDry
- integrovaný odvod kondenzátu
- LED osvětlení bubnu



- ovládání EasyControl se žlutým displejem

TCA 230 WP
24 490 Kč



- ovládání DirectSensor se žlutým displejem
- funkce Wash2Dry
- možnost změny závěsu dvířek

TWD 260 WP
30 990 Kč



- ovládání DirectSensor s bílým displejem

TEC 235 WP
27 490 Kč



- ovládání DirectSensor se žlutým displejem
- možnost změny závěsu dvířek

TWC 220 WP
27 490 Kč



- ovládání DirectSensor se žlutým displejem
- možnost změny závěsu dvířek

TWC 364 WP
28 990 Kč

Sušičky s kapacitou 8 kg a energetickou třídou A+++



- sušička s tepelným čerpadlem
- voštinový buben
- ovládání DirectSensor
- časová předvolba, indikace zbývajícího času
- systém sušení PerfectDry
- integrovaný odvod kondenzátu
- LED osvětlení bubnu



- bílý text displeje
- DryCare 40

TEC 675 WP 125 Edition
27 990 Kč



- žlutý text displeje
- možnost změny závěsu dvířek
- DryCare 40

TWC 660 WP 125 Edition
30 990 Kč




- bílý text displeje
- funkce Wash2Dry
- zvuková signalizace
- možnost změny závěsu dvířek
- DryCare 40, DryFresh
- A+++ -10 %

TWF 760 WP
33 990 Kč



- bílý text displeje
- zvuková signalizace
- DryCare 40, DryFresh
- A+++ -10 %

TEF 775 WP
33 990 Kč



1 790 Kč

Montážní souprava WTV 501 (obr.)

- pro věžové uspořádání pračky řady W1 se sušičkou řady T1 ChromeEdition
- bez pracovní desky
- výška 2,5 cm

Montážní souprava WTV 502

- jako WTV 501, avšak pro věžové uspořádání se sušičkou řady T1 WhiteEdition



6 390 Kč

Montážní souprava WTV 511 (obr.)

- pro věžové uspořádání pračky řady W1 se sušičkou řady T1 ChromeEdition
- se zásuvkou a pracovní deskou
- výška 12 cm

Montážní souprava WTV 512

- jako WTV 511, avšak pro věžové uspořádání se sušičkou řady T1 WhiteEdition

Sušičky s kapacitou 9 kg a energetickou třídou A+++



- sušička s tepelným čerpadlem
- voštinový buben
- časová předvolba, indikace zbývajících času, zvuková signalizace
- funkce Eko informace
- systém sušení PerfectDry
- integrovaný odvod kondenzátu
- LED osvětlení bubnu
- SilenceDrum
- DryFresh
- DryCare 40
- PowerFresh



- ovládání ComfortSensor s bílým textem
- SteamFinish
- možnost změny závěsu dvířek

TWL 680 WP 125 Gala Edition
42 990 Kč



- ovládání ComfortSensor s bílým textem
- SteamFinish

TEL 695 WP 125 Gala Edition
42 990 Kč



- dotykové ovládání M Touch, asistent sušení
- ukazatel denního času
- program Bavlna hygiena, Polštář
- možnost změny závěsu dvířek
- A+++ -10 %

TWR 780 WP
60 990 Kč



- dotykové ovládání M Touch, asistent sušení
- ukazatel denního času
- program Bavlna hygiena, Polštář
- přídatná funkce Eco
- možnost změny závěsu dvířek
- A+++ -10 %

TWV 780 WP
69 990 Kč



Exkluzivně u Miele



PerfectDry: Na stupeň přesné sušení díky zohlednění tvrdosti vody

Vaše prádlo bude usušeno „na stupeň přesně“ – a to i při praní ve zvlášť tvrdé vodě. U sušení to nebývá až tak samozřejmé, protože obsah vápenatých látek ve vodě ovlivňuje měření zbytkové vlhkosti prádla, a tím i celý výsledek sušení. Systém Perfect Dry rozpozná aktuální obsah vápenatých usazenin ve vodě a přizpůsobí tomu proces sušení. Nemusíte se tak obávat, že by vaše prádlo zůstalo vlhké, nebo bylo naopak přesušené.



Exkluzivně u Miele



FragranceDos: Pro svěží, dlouhotrvající vůni vašeho prádla – zcela automaticky

Se sušičkou prádla si od této chvíle můžete vychutnat komfort dlouhotrvající, příjemně vyvážené vůně vašeho prádla. Flakóny s vůní Miele zahalí prádlo během sušení do vaší oblíbené vůně. Tak bude vaše prádlo nejen příjemně hebké, ale také krásně provoněné. Vyberte si z 5 různých vůní svou nejoblíbenější: Aqua, Nature, Cocoon, DryFresh nebo Edition 125.



Exkluzivně u Miele

Voštinový buben: Jediný patentovaný sušící buben s prokazatelnými výsledky

V prohlubních voštin vzniká vzduchový polštář, na kterém prádlo během otáčení bubnu opět jemně přistane. Díky jedinečné voštinové struktuře¹⁾ se prádlo v rotujícím bubnu vede dále směrem nahoru. Tím se prádlo vznáší delší dobu v proudu teplého vzduchu, rovnoměrněji se suší a je méně mechanicky namáhané.

1) EP 1 293 594 B1



Vysoká účinnost kondenzace: Minimální ztráta vlhkosti – suché prostředí

Důležité kritérium kvality pro sušičky je těsnost. Čím méně vlhkého teplého vzduchu z přístroje uniká, tím vyšší je účinek kondenzace. Kromě toho je vysoká ztráta vlhkosti v malých prostorách mimořádně nepříjemná: kondenzát na stěnách může vyvolat vznik plísní a ohrozit stavbu jako takovou. Sušičky Miele dosahují nejlepší těsnosti, a tím i nejvyšší třídy efektivity kondenzace.



Exkluzivně u Miele

Technologie EcoDry: Šetřete po celou dobu životnosti sušičky

Sušičky Miele pracují s technologií EcoDry trvale hospodárně. Jediněčná kombinace filtračního systému a bezúdržbového výměníku tepla udržuje spotřebu elektrické energie a dobu trvání programu na stále stejně nízké úrovni po celou dobu životnosti sušičky.



Testováno na životnost až 20 let*

Sušičky Miele jsou testovány na životnost až 20 let. Základem kvality Miele jsou vysoké požadavky na použité materiály a zpracování. Pouze takto mohou přístroje obstát v přísných zátěžových testech Miele.

* odpovídá 10 000 provozních hodin