

Automatické pračky Miele řady W1

Modely s funkcí CapDosing



- voštinový buben
- 1 400 ot./min.
- časová předvolba, indikace zbývajících času
- systém Watercontrol



- ovládání EasyControl se žlutým textem displeje

WCA 030 WCS
22 990 Kč



- ovládání EasyControl se žlutým textem displeje

WEA 035 WCS
22 990 Kč



- voštinový buben
- 1 400 ot./min.
- časová předvolba, indikace zbývajících času
- systém Watercontrol



- ovládání DirectSensor se žlutým textem displeje
- dvířka: černá s bílým kroužkem

WWD 020 WCS
27 490 Kč



- ovládání DirectSensor s bílým textem displeje

WED 035 WCS
27 490 Kč



- ovládání DirectSensor se žlutým textem displeje
- dvířka: černá s bílým kroužkem

WWD 164 WCS
28 990 Kč



Modely se systémem rychlého praní PowerWash



- voštinový buben
- 1 400 ot./min.
- časová předvolba, indikace zbývajících času
- program QuickPowerWash (49 min.)
- systém Watercontrol
- dvířka: černá s bílým / chromovým kroužkem



- ovládání DirectSensor se žlutým textem displeje

WWB 380 WCS 125 Edition
31 490 Kč




- ovládání DirectSensor s bílým textem displeje

WEB 395 WCS 125 Edition
33 990 Kč



- ovládání ComfortSensor s bílým textem displeje
- přídatná funkce AllergoWash

WWG 360 WCS
36 990 Kč




1 790 Kč

Montážní souprava WTV 501 (obr.)

- pro věžové uspořádání pračky řady W1 se sušičkou řady T1 ChromeEdition
- bez pracovní desky
- výška 2,5 cm

Montážní souprava WTV 502

- jako WTV 501, avšak pro věžové uspořádání se sušičkou řady T1 WhiteEdition



6 390 Kč

Montážní souprava WTV 511 (obr.)

- pro věžové uspořádání pračky řady W1 se sušičkou řady T1 ChromeEdition
- se zásuvkou a pracovní deskou
- výška 12 cm

Montážní souprava WTV 512

- jako WTV 511, avšak pro věžové uspořádání se sušičkou řady T1 WhiteEdition

Automatické pračky Miele řady W1

Modely s automatickým dávkováním pracího prostředku TwinDos



- voštinový buben
- 1 400 ot./min.
- časová předvolba, indikace zbývajících času
- WiFiConn@ct
- systém Watercontrol
- dvířka: černá s chromovým kroužkem / chromová



- ovládání DirectSensor se žlutým textem displeje
- dvířka: černá s bílým kroužkem

WWB 680 WCS 125 Edition
31 490 Kč



- ovládání ComfortSensor s bílým textem displeje
- zvuková signalizace
- přídatná funkce AllergoWash

WVG 660 WCS
36 990 Kč



- ovládání ComfortSensor s bílým textem displeje
- zvuková signalizace
- přídatná funkce AllergoWash
- osvětlení bubnu

WEG 675 WCS
37 990 Kč

Modely se systémem rychlého praní PowerWash a automatickým dávkováním TwinDos



- voštinový buben
- 1 600 ot./min. = účinnost odstředování A
- funkce Skvrny, Eko informace, zvuková signalizace
- program QuickPowerWash (49 minut)
- přídatná funkce AllergoWash
- WiFiConn@ct



- ovládání ComfortSensor s bílým textem displeje

WWI 880 WCS 125 Gala Edition
44 990 Kč



- ovládání ComfortSensor s bílým textem displeje
- osvětlení bubnu

WEI 895 WCS 125 Gala Edition
46 990 Kč



- dotykové ovládání M Touch, asistent praní
- ukazatel denního času
- osvětlení bubnu
- program Bavlna hygiena

WWR 860 WPS
49 990 Kč



- dotykové ovládání M Touch, asistent praní
- ukazatel denního času
- osvětlení bubnu
- indikace naplnění a doporučené dávkování
- program Bavlna hygiena

WWV 980 WPS
69 990 Kč



Exkluzivně u Miele

Patentovaný voštinový buben Miele pro maximální šetnost k prádlu

Jedinečná struktura bubnu zaručuje šetrné a kvalitní praní i těch nejnáročnějších textilií. Díky výjimečné povrchové struktuře voštinového bubnu se během programu praní vytváří mezi textilií a stěnou bubnu jemný vodní film, po kterém prádlo lehce klouže. Vaše prádlo tak zůstane dlouho jako nové.



Exkluzivně u Miele



Důkladné, rychlé a energeticky úsporné praní se systémem PowerWash

Inteligentní princip intenzivního sprchování se stará o vynikající prací výkon. Díky promyšlené cirkulaci prací lázně a technologii Spin&Spray dochází k maximálnímu využití pracího prostředku. S programem QuickPowerWash navíc vyperete prádlo jen za 49 minut.



Exkluzivně u Miele



Úspora až 30 % pracích prostředků díky unikátnímu dávkování TwinDos

Systém TwinDos dávkuje zcela automaticky správné množství pracího prostředku. Zohledňuje přitom tvrdost vody, množství naplnění a stupeň znečištění.