


Miele

Bodenpflege

Stand: 1 April 2026



KAUFBERATER



Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „Immer Besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

Seit über 125 Jahren gilt Miele mehr denn je als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**. „Ein Versprechen das bleibt. 125 Jahre Qualität.“

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr

Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann



Inhaltsverzeichnis

Bauformen	4
Spezial-Staubsauger	5
Akku-Staubsauger	
Produkt-Highlights Triflex	6
Produktvorteile Triflex	8
Baureihe Triflex HX3	9
Produkt-Highlights Duoflex	12
Produktvorteile Duoflex	14
Baureihe Duoflex HX1	15
Bodenstaubsauger ohne Beutel	
Produkt-Highlights	18
Produktvorteile	20
Baureihe Boost CX1	21
Baureihe Blizzard CX1	24
Bodenstaubsauger mit Beutel	
Produkt-Highlights	26
Produktvorteile	28
Baureihe Guard L1	30
Baureihe Gurard M1	32
Baureihe Guard S1	34
Zubehör für Staubsauger	36

Die Bauformen

Miele bietet Ihnen Bodenpflegegeräte in verschiedenen Bauformen. Welches Modell für Sie das richtige ist, hängt von den räumlichen Anforderungen und Ihren persönlichen Vorlieben ab.



Akku-Staubsauger

Akku-Staubsauger ohne Kabel lassen sich schnell aktivieren. Durch ihre Unabhängigkeit von Steckdosen sind sie maximal flexibel. Dank austauschbarem Akku können selbst große Flächen ohne Unterbrechung gereinigt werden.



Bodenstaubsauger

Ein Bodenstaubsauger hat die klassische Schlittenform und folgt Ihnen dank seiner leichtläufigen Rollen bequem durch den Raum. Das Gerätegewicht liegt fast vollständig auf dem Fußboden. Dadurch können Sie auch große Flächen komfortabel staubsaugen.

Die Spezial-Staubsauger

Besondere Wohn- und Lebenssituationen erfordern individuelle Lösungen. Daher bieten wir Ihnen Modelle in speziellen Ausstattungsvarianten an, die Ihre Bedürfnisse an die Raumhygiene erfüllen.



Erstklassig auf Holzböden

Dank seiner schonenden Parkettbürste eignet sich der Parquet ideal zur pflegenden Reinigung von empfindlichen Hartböden.



Für alle Tierliebhaber

Mit der Turbobürste entfernt der Cat & Dog zuverlässig Haare und Fusseln von Teppichen. Dank des Active AirClean-Filters werden unangenehme Gerüche neutralisiert.



Allergiker können aufatmen

Hausstauballergikern empfehlen wir einen Staubsauger mit serienmäßigem HEPA Filter. Die gefilterte, ausgeblasene Luft ist sauberer als die normale Raumluft.



Flüsterleise

Mit nur 62 dB ist der Guard L1 Silence der leiseste Staubsauger im Miele Sortiment. Dieser Wert wird durch eine besondere Schalldämmung des Gebläses sowie dem geräuschreduzierenden Silence AirClean Filter erreicht.



Staubsaugen mit Comfort

Dies ist der komfortabelste Miele Staubsauger: Alle wichtigen Funktionen können Sie bequem per Funk-Fernbedienung am Handgriff steuern. Und dank DynamicDrive Lenkrollen lässt sich der Miele Comfort mühelos manövrieren.



Maßgeschneiderte Lösung

Mit dem nachkaufbaren Original Miele Zubehör können Sie Ihren Miele Staubsauger auch nachträglich veränderten Bedürfnissen anpassen: z. B. bei der Anschaffung eines Haustieres, bei Veränderung der Bodenbeläge oder bei Auftreten einer Allergie.

Die Produkt-Highlights* der Akku-Staubsauger Triflex



Kauf ohne Risiko!

Testen Sie jetzt den Miele Akku-Staubsauger 30 Tage lang.

Sollten Sie von unserem Produkt nicht überzeugt sein, können Sie es innerhalb der Frist zurückgeben und wir erstatten Ihnen den Kaufpreis zurück. Mehr dazu erfahren Sie in den Teilnahmebedingungen unter miele.de/triflex-gzg. Sofern Sie über keinen Internetzugang verfügen, kontaktieren Sie uns für die Rückgabe bitte unter der Telefonnummer 05241 / 89-66812.

* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung



Digital Efficiency Motor

Dank der Kombination aus Digital Efficiency Motor und Vortex-Technologie erzielt der Triflex HX3 herausragende Reinigungsergebnisse.



Patentiertes 3in1 Design¹

Das Aufbaukonzept des Akku-Staubsaugers passt sich Ihren Bedürfnissen optimal an.



AquaTwister

Mit dem neuen AquaTwister ist Ihr Akkusauger gleichzeitig auch ein Nass-Wischgerät. Damit ist Ihr Boden im Handumdrehen sauber. Die enthaltenen AquaTwister Universal Pads waschen Sie im Anschluss einfach in Ihrer Waschmaschine.



Wandhalterung

Dank der Wandhalterung können Sie Ihren Akku-Staubsauger inklusive 3-teiligem Zubehör ganz einfach an der Wand verstauen. Dadurch sparen Sie Platz, den Sie für andere Dinge nutzen können.



BrilliantLight LED

Das helle Leuchtband an der Vorderseite Ihrer Elektrobürste Multi Floor XXL sorgt dafür, dass sogar kleine Staubpartikel beim Saugen sichtbar werden. So hat Staub selbst in dunklen Ecken und unter Möbeln keine Chance mehr.



Zusatz-Akku

Mit einem zweiten Akku können Sie die Laufzeit Ihres Miele Staubsaugers verdoppeln. Laden und gleichzeitiges Saugen ist kein Problem.

Die Produktvorteile aller Akku-Staubsauger Triflex



Twist2open

Mit nur einer Drehung öffnet sich der Staubbehälter und kann entleert werden.



Wartungsfreier Lifetime Filter

Dank höchstem Staubrechhaltevermögen² genießen Sie beste Hygiene in Ihrem Zuhause.



Vortex-Technologie

Ein starker Luftstrom sorgt für die perfekte Aufnahme von Grob- und Feinstaub.



Elektrobürste Multi Floor XXL

Perfekte Sauberkeit mit 28 cm breiter Bürste und automatischer Bodenbelagserkennung.



Hochwertiger Li-Ion Akku von Varta

Durch sieben Hochleistungszellen ist der Li-Ion Akku des Miele Triflex extrem kraftvoll und zuverlässig.



7-Segment Display

Mit dem modernen 7-Segment Display haben Sie Reinigungsmodus, verbleibende Laufzeit und Ladestatus jederzeit klar im Blick.



ComfortClean Staubbehälter

Manuelle Reinigungsfunktion für das bestmögliche Reinigungsergebnis.



Comfort Handgriff

Ergonomischer Handgriff für flexibles und einfaches Saugen.



Hardfloor Care Tool


Hartboden-Soft-Walze geeignet für alle Haushalte mit einem hohen Anteil an Hartböden. Die weichgewebte Nylonwalze ist besonders schonend für Hartböden und nimmt feinste Staubpartikel auf.



Handbürste Electro Compact

Die langen Borsten der Miele Handbürste Electro Compact nehmen Tierhaare vom Sofa oder Teppich problemlos auf. So befreien Sie Ihr Zuhause besonders gründlich von tiefsitzendem Schmutz.


Baureihe Triflex HX3



Gewicht: ca. 3,6 kg
Staubbehältervolumen: 0,5 l

Bezeichnung	Triflex HX3	Triflex HX3 Hardfloor	Triflex HX3 Cat & Dog
Steuerung	7-Segment Display	7-Segment Display	7-Segment Display
Wandhalterung	Wandladeschale mit integriertem Zubehör	Wandladeschale mit integriertem Zubehör	Wandladeschale mit integriertem Zubehör
Elektro-Bodenbürste	SEB 430	SEB 435	SEB 435
Laufzeit LOW-Stufe PowerUnit solo in Min.	bis zu 70	bis zu 70	bis zu 70
Flächenleistung in m ²	bis zu 160	bis zu 160	bis zu 160
Ladedauer in h	4	4	4
BrilliantLight	–	•	•
Universalbürste	–	–	–
Kompakte Elektrobürste	–	–	HX-EC 10 Electro Compact
CarCare Set (Saugschlauchverlängerung, XL Fugendüse)	–	–	–
Mitgelieferte Walzen	–	Hardfloor Care Tool	–
Nassreinigungsaufsatz	–	–	–
Nassreinigungszubehör	–	–	–
Grundfarbe	Brillantweiß	Casagrau	Obsidianschwarz
Applikation	–	–	–
Staubbehälter	Transparent	Transparent	Transparent
EAN	4002516925668	4002516925682	4002516925675
UVP in EUR inkl. MwSt.	639,–	689,–	719,–

Baureihe Triflex HX3



Gewicht: ca. 3,6 kg
Staubbehältervolumen: 0,5 l

Bezeichnung	Triflex HX3 Aqua	Triflex HX3 Plus	Triflex HX3 Plus Aqua
Steuerung	7-Segment Display	7-Segment Display	7-Segment Display
Wandhalterung	Wandladeschale mit integriertem Zubehör	Wandladeschale mit integriertem Zubehör	Wandladeschale mit integriertem Zubehör
Elektro-Bodenbürste	SEB 435	SEB 435	SEB 435
Laufzeit LOW-Stufe PowerUnit solo in Min.	bis zu 70	bis zu 2 x 70	bis zu 2 x 70
Flächenleistung in m ²	bis zu 160	bis zu 2x 160	bis zu 2x 160
Ladedauer in h	4	4	4
BrilliantLight	•	•	•
Universalbürste	–	–	–
Kompakte Elektrobürste	–	–	–
CarCare Set (Saugschlauchverlängerung, XL Fugendüse)	–	–	–
Mitgelieferte Walzen	–	Hardfloor Care Tool	Hardfloor Care Tool
Nassreinigungsaufsatz	AquaTwister	–	AquaTwister
Nassreinigungszubehör	2 Universal Pads + 1 FloorClean Reiniger	–	2 Universal Pads + 1 FloorClean Reiniger
Grundfarbe	Obsidianschwarz	Titanium PearlFinish	Obsidianschwarz
Applikationen	–	–	–
Staubbehälter	Transparent	Transparent	Transparent
EAN	4002516925705	4002516925699	4002516928614
UVP in EUR inkl. MwSt.	789,-	829,-	929,-



Die Produkt-Highlights der Akku-Staubsauger Duoflex



30
TAGE

GELD-
ZURÜCK-
GARANTIE

Kauf ohne Risiko!

Testen Sie jetzt den Miele Akku-Staubsauger 30 Tage. Sollten Sie von unserem Produkt nicht überzeugt sein, können Sie es innerhalb der Frist zurückgeben und wir erstatten Ihnen den Kaufpreis zurück. Mehr dazu erfahren Sie in den Teilnahmebedingungen unter miele.de/duoflex-gzg. Sofern Sie über keinen Internetzugang verfügen, kontaktieren Sie uns für die Rückgabe bitte unter der Telefonnummer 05241 / 89-66812.




Digital Efficiency Motor

Leistungsstark, leicht und langlebig: Dank Digital Efficiency Motor mit neuester Technologie.



MultiFloor Elektrobürste

Für eine optimale Reinigung: Dank Bodenbelagserkennung wird die Drehzahl der Bürstenwalze automatisch angepasst.



SpeedLock System Wandhalterung¹⁾

Dank der Wandhalterung mit SpeedLock System können Sie den passenden Geräteaufbau mit nur einem Handgriff wählen.



Flexible Anwendung

Vielseitige Reinigung dank komfortablem Umbau und umfangreichem Zubehör.



Lange Laufzeit

Der Li-Ion Akku mit Hochleistungszellen ermöglicht eine Reinigung mit bis zu 55 Minuten Laufzeit.²⁾



Hygiene Filter

Dank des zweistufigen Filtersystems wird feiner Staub mit 99,99 % GesamtfILTERWIRKUNG³⁾ sicher abgefangen.

1) Patent: EP3854281

2) Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste.

3) Nach IEC 62885-4.

Die Produktvorteile aller Akku-Staubsauger Duoflex



SpeedLock

Dank SpeedLock
Entriegelung wechseln
Sie mit nur einem
Handgriff vom Kom-
plett- zum Handgerät.



Einfache Reinigung

Schnell und hygienisch:
Entleeren Sie Ihren
Staubbehälter mühelos
mit einem Handgriff.



Kompaktes Design

Perfekt für die effektive
Reinigung unter Möbeln
– auf Teppichen wie auf
Hartböden.



Integration ins Wohnumfeld

Durch das hochwertige
Designkonzept wird der
Duoflex HX1 auch
optisch ins tägliche
Leben integriert.



Praktisches 3-teiliges Zubehör

Hochwertige Polster-
düse, Fugendüse und
Saugpinsel für vielseitige
Anwendungen.



Ausgezeichnetes Design


Mit modernen Farben
und hochwertigen
Oberflächenstrukturen
ist er ein echter
Hingucker.

Optionales Zubehör




Schlauchverlängerung

Maximale Wendigkeit
und Bewegungsfreiheit
mit der Schlauchverlän-
gerung von bis zu
120 cm.



Universalbürste

Mit weichen Naturhaar-
en befreien Sie emp-
findliche Flächen sanft
und effektiv von Staub.



Ausziehbare XL-Fugendüse




Die ausziehbare, flexible
XL-Fugendüse reinigt
schwer zugängliche
Fugen mühelos.



Handbürste Electro Compact

Mit dem speziellen
Bürstenaufsatz lassen
sich Tierhaare auf
Polstermöbeln und
Autositzen zuverlässig
entfernen.

Baureihe Duoflex HX1





Gewicht: ca. 3,1 kg
Staubbehältervolumen: 0,3 l

Bezeichnung	Duoflex HX1	Duoflex HX1	Duoflex HX1 Extra
Steuerung	Tasten	Tasten	Tasten
Wandhalterung	Basis Wandhalterung	Basis Wandhalterung	SpeedLock System Wandhalterung
Elektro-Bodenbürste	MultiFloor HX-EB 20	MultiFloor HX-EB 20	MultiFloor HX-EB 20
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo in Min.	bis zu 55	bis zu 55	bis zu 55
Flächenleistung in m ²	bis zu 60	bis zu 60	bis zu 60
Ladedauer in h	3,5	3,5	3,5
BrilliantLight	–	–	–
Universalbürste	–	–	•
Kompakte Elektrobürste	–	–	–
CarCare Set (Saugschlauchverlängerung, XL Fugendüse)	–	–	–
Mitgelieferte Walzen	Multifloor Care Tool	Multifloor Care Tool	Multifloor Care Tool
Grundfarbe	Brillantweiß	Brillantweiß	Brillantweiß
Applikationen	Spacegrau	Spacegrau	Spacegrau
Feinstaubfilter	Sunsetgelb	Nordicblau	Brillantweiß
EAN	4002516714583	4002516714576	4002516715320
UVP in EUR inkl. MwSt.	349,-	349,-	399,-

Baureihe Duoflex HX1



Gewicht: ca. 3,1 kg
Staubbehältervolumen: 0,3 l



Bezeichnung	Duoflex HX1 Cat & Dog	Duoflex HX1 Total Care
Steuerung	Tasten	Tasten
Wandhalterung	SpeedLock System Wandhalterung	SpeedLock System Wandhalterung
Elektro-Bodenbürste	MultiFloor HX-EB 20	MultiFloor HX-EB 20
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo in Min.	bis zu 55	bis zu 55
Flächenleistung in m ²	bis zu 60	bis zu 60
Ladedauer in h	3,5	3,5
BrilliantLight	–	–
Universalbürste	–	•
Kompakte Elektrobürste	•	•
CarCare Set (Saugschlauch- verlängerung, XL Fugendüse)	–	•
Mitgelieferte Walzen	Multifloor Care Tool	Multifloor Care Tool
Grundfarbe	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Applikationen	Spacegrau	Roségold
Feinstaubfilter	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
EAN	4002516715306	4002516715337
UVP in EUR inkl. MwSt.	459,-	499,-





Die Produkt-Highlights* der Bodenstaubsauger ohne Beutel



Exklusiv
bei Miele

Vortex-Technologie

Die Vortex-Technologie erzeugt eine enorme Strömungsgeschwindigkeit von über 100 km/h. In Kombination mit der besonders dicht konzipierten Bodendüse und der strömungsgünstigen Luftführung erzeugt der beutellose Staubsauger eine erstklassige Reinigungsleistung. Grobschmutz und Feinstaub werden dadurch hervorragend separiert. Der Grobschmutz landet im Staubbehälter, der Feinstaub im separaten Behälter mit Feinstaubfilter.


Exklusiv
bei Miele



Funk-Handgriffsteuerung

Ohne lästiges Bücken: Per Fingertipp können Sie den Staubsauger ein- und ausschalten sowie die Saugkraft regulieren.

Exklusiv
bei Miele




Dynamic-Drive Lenkrollen¹

Schont die Böden: Gummierete Reifen und Lenkrollen mit Stoßdämpfern sorgen für ein besonders ruhiges Fahrerlebnis.




Comfort Clean

Jederzeit kraftvolle Reinigungsleistung: Der Gore® Clean-Stream® Feinstaubfilter reinigt sich von selbst.



CompactDesign

Klein und kraftvoll: Dank des kompakten Designs lässt er sich auch in engen Wohnsituationen einfach manövrieren.



TrackDrive

Sicher und spurhaltig: Dank der seitlich angeordneten Räder bleibt er immer in der Spur und eckt nicht an.




Comfort-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion

Extra schnell und bequem: Das gesamte Kabel lässt sich mit nur einem Tipp auf die Fußtaste einfahren.

* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung
1 Patent: EP 2409627 B1, US 20120017391 B2

Die Produktvorteile aller Bodenstaubsauger ohne Beutel



PowerLine Motor
Für beste Ergebnisse: Der leistungsstarke Motor sorgt für eine konstant gute Staubaufnahme.



Universal-Bodendüse
Eine Düse für alles: Die umschaltbare Bodendüse für das tägliche Saugen von Teppichen und Hartböden.



Exklusiv bei Miele

Vollwertiges Zubehör
Integriert oder am Clip: Die Bodenstaubsauger verfügen über eine Polsterdüse, eine Fugendüse und einen Saugpinsel.



Bedienung über Drehregler
Individuelle Anpassung: Die elektronische Saugkraftregulierung erfolgt über einen mehrstufigen Drehregler.



Mehrstufiges Filtersystem
Gut für die Umwelt: Reinigt so gründlich, dass sogar die Luft sauberer wird.



Comfort-Teleskoprohr
Ergonomisch einstellbar: Das Teleskoprohr lässt sich intuitiv einstellen und rastet an gewählter Position ein.



Click2open
Einfache Entleerung: Mit einem Klick auf die Entleerungstaste öffnet sich der Behälter und der Staub fällt nach unten in den Abfallimer.




Aktionsradius
Kaum Steckdosen-Wechsel: Miele Bodenstaubsauger verschaffen Ihnen einen besonders großen Aktionsradius.



Exklusiv bei Miele

Hygienische Entleerung
Innovative Staubseparierung: Getrennte Entleerung von Grob- und Feinstaub ohne Staub aufzuwirbeln.




Parksystem für Saugpausen
Praktisch: Bodendüse und Saugrohr können bei Bedarf seitlich am Gerät geparkt werden.

Baureihe Boost CX1



Gewicht: ca. 7,8 kg mit Saugzubehör am VarioClip
Staubbehältervolumen: 1,0 l



Bezeichnung	Boost CX1	Boost CX1 Allergy	Boost CX1 CarCare
Bedienoberfläche	Icons	Icons	Icons
Steuerung	Drehregler	Drehregler	Drehregler
TrackDrive	•	•	•
Universal-Bodendüse	SBD 365-3	SBD 660-3	SBD 660-3
Hartbodendüse	–	–	–
Turbobürste	–	–	–
Flexible Fugendüse	–	–	–
Breite Polsterdüse	–	•	•
Handgriff	•	•	•
Miele@Home	–	–	–
Geräuschdämmung	•	•	•
Kabelaufwicklung	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Grundfarbe	Graphitgrau	Kaschmirgrau	Lotosweiß
Applikationen	Blau	Roségold	Roségold
Staubbehälter	Transparent	Kristallgrau	Transparent
EAN	4002516365976	4002516458425	4002516840824
UVP in EUR inkl. MwSt.	299,–	329,–	349,–

TESTSIEGER

GUT (2,1)
Erstveröffentlichung am 29.01.2025:
www.test.de/logocheck

Im Test
Ausgabe 09/2025
© Kabelsauger ohne Beutel

251297

Boost CX1 Allergy

Baureihe Boost CX1



Gewicht: ca. 7,8 kg mit Saugzubehör am VarioClip
Staubbehältervolumen: 1,0 l




Bezeichnung	Boost CX1 Parquet	Boost CX1 Cat & Dog
Bedienoberfläche	Icons	Icons
Steuerung	Drehregler	Drehregler
TrackDrive	•	•
Universal-Bodendüse	SBD 365-3	SBD 365-3
Hartbodendüse	SBB 300-3	–
Turbobürste	–	STB 305-3
Flexible Fugendüse	–	–
Breite Polsterdüse	–	–
Handgriff	•	•
Miele@Home	–	–
Geräuschdämmung	•	•
Kabelaufwicklung	Automatisch	Automatisch
Grundfarbe	Lotosweiß	Obsidianschwarz
Applikationen	Roségold	Roségold
Staubbehälter	Kristallgrau	Kristallgrau
EAN	4002516365938	4002516365945
UVP in EUR inkl. MwSt.	359,–	399,–



Baureihe Blizzard CX1



Gewicht: ca. 8,4 kg mit integriertem Saugzubehör
Staubbehältervolumen: 2 l



Bezeichnung	Blizzard CX1 Red	Blizzard CX1 Cat & Dog	Blizzard CX1 Comfort
Bedienoberfläche	Icons	Icons	Icons
Steuerung	Drehregler	Drehregler	Drehregler
Dynamic Drive	–	–	•
Universal-Bodendüse	SBD 660-3	SBD 660-3	SBD 660-3
Hartbodendüse	–	–	SBB 300-3
Turbobürste	–	STB 305-3	–
Flexible Fugendüse	–	–	–
Breite Polsterdüse	–	–	–
Handgriff	•	EcoComfort	Comfort + Funksteuerung
Miele@Home	–	–	–
Geräuschdämmung	•	•	•
Kabelaufwicklung	Comfort	Comfort	Comfort
Grundfarbe	Mangorot	Mangorot	Obsidianschwarz
Applikationen	–	–	–
Staubbehälter	Transparent	Transparent	Transparent
EAN	4002516555988	4002516555995	4002516556114
UVP in EUR inkl. MwSt.	389,–	469,–	519,–



Die Produkt-Highlights der Bodenstaubsauger Guard



Stilvoller Hingucker mit starker Performance

Die hochwertigen Guard Staubsauger vereinen beeindruckende Leistung mit stilvollem Design und machen Ihr Zuhause zu einem echten Wohlfühlort. Inspiriert von den neuesten Designtrends, fügen sie sich harmonisch in Ihre Wohnumgebung und setzen dabei stilvolle Akzente. Von lebhaften Farben bis hin zu dezenten Nuancen – mit unserer vielfältigen Auswahl finden Sie garantiert das Modell, das perfekt zu Ihrem persönlichen Stil passt.




Automatic Mode

Intelligente Leistungsanpassung an die jeweilige Oberfläche - ohne manuelles Umschalten.



Comfort Handgriff mit Steuerung

Mit dem ergonomischen Funk-Handgriff steuern Sie Ihren Staubsauger ganz mühelos. Der integrierte Saugpinsel am Handgriff ermöglicht die schnelle Reinigung zwischen durch.



Hausgerätevernetzung mit Miele@home¹⁾

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.




Integrierte 2in1 Düse

Cleveres Reinigungszubehör: Die platzsparende 2-in-1-Polster- und Fugendüse ist schnell und einfach einsetzbar.



Silence-System pro

Besonders leise: Mit dem Miele Guard L1 Silence saugen Sie mit einem niedrigen Geräuschlevel von gerade einmal 62 dB.



Comfort-Kabelaufwicklung

Extra schnell und bequem: Das gesamte Kabel lässt sich mit nur einem Tipp auf die Fußtaste einfahren.

1) Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

Die Produktvorteile aller Bodenstaubsauger Guard



Filtersystem mit ComfortFit

Das Miele Filtersystem mit ComfortFit überzeugt durch eine starke Filterleistung: für verbesserte, staubreduzierte Luftqualität nach dem Saugen.



Starke Reinigungsleistung

Die perfekte Kombination aus hoher Saugleistung und strömungsgünstigen Luftwegen.



Vollwertiges Zubehör

Durchdachte und jederzeit griffbereite Zubehörteile für die komfortable Reinigung von Polster, Fugen und sensitive Oberflächen.



Universal-Bodendüse

Bequeme Reinigung: Leichtläufiges Staubsaugen auf verschiedenen Böden mit unserer modernen Universal-Bodendüse.



Variable Reinigungsstufen

Individuell und flexibel: Dank verschiedener Reinigungsmodi passen Sie die Leistung Ihrer Reinigungsaufgabe an.




Aktionsradius

Kaum Steckdosen-Wechsel: Miele Bodenstaubsauger verschaffen Ihnen einen besonders großen Aktionsradius.



360° Lenkrollen

Mit den vollständig um die eigene Achse drehbaren Lenkrollen bleiben Sie immer in Bewegung.




Parksystem für Saugpausen

Praktisch: Bodendüse und Saugrohr werden am Heck geparkt.



Gutschein Staubbeutel

Beim Kauf eines Bodenstaubsaugers Guard erhalten Sie einen Gutschein für ein Paket Staubbeutel gratis!¹⁾



Qualität

Höchste Qualitätsansprüche: Jedes unserer Produkte wurde auf Langlebigkeit getestet.



Baureihe Guard L1



Gewicht: ca. 6,7 kg mit integriertem Saugzubehör
Staubbeutelvolumen: 3,5 l



Bezeichnung	Guard L1 Parquet XL	Guard L1	Guard L1 Silence
Bedienoberfläche	LED Icons	LED Icons	LED Icons
Steuerung	Plus-/Minus-Fußtasten	Plus-/Minus-Fußtasten	Plus-/Minus-Fußtasten
DynamicDrive	•	–	•
Universal-Bodendüse	SBD 365-3	SBD 365-3	SBD 680-3
Hartbodendüse	SBB 400-3	–	–
Turbobürste	–	–	–
Flexible Fugendüse	–	–	–
Breite Polsterdüse	•	•	•
Handgriff	Comfort 2.0	Comfort 2.0	Comfort 2.0
Miele@home	–	–	–
Geräuschdämmung	•	•	Silence-System pro
Kabelaufwicklung	Comfort	Comfort	Comfort
Grundfarbe	Brillantweiß	Nordicblau	Casagrau
Applikationen	Roségold	Spacegrau	Roségold
Seitenpanel	Seidengrau/Stoff	Nordicblau/Diamant	Casagrau/Diamant
EAN	4002516794561	4002516794448	4002516794462
UVP in EUR inkl. MwSt.	369,-	299,-	349,-



Guard L1 Performance	Guard L1 AllFloor	Guard L1 Cat & Dog	Guard L1 Comfort
LED Icons	LED Icons	LED Icons	Display
Plus-/Minus-Fußtasten	Plus-/Minus-Fußtasten	Plus-/Minus-Fußtasten	Plus-/Minus-Fußtasten
–	•	–	•
SBD 680-3	SBD 365-3	SBD 365-3	SBD 365-3
–	SBD 380-3	–	SBD 380-3
–	–	STB 305-3	–
–	–	–	–
•	•	•	•
EcoComfort	Comfort 2.0	Comfort 2.0	Comfort 2.0 + Funksteuerung
–	–	–	•
Silence-System plus	•	•	•
Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Brillantweiß	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz	Titanium Pearlfinish
Roségold	Roségold	Roségold	Kupfer
Brillantweiß/Diamant	Onyxgrau/Stoff	Obsidianschwarz/Diamant	Chaletgrau/Stoff
4002516794516	4002516794530	4002516794493	4002516794578
369,—	369,—	389,—	469,—


Baureihe Guard M1



Gewicht: ca. 6,6 kg mit integriertem Saugzubehör
Staubbeutelvolumen: 4,5 l



Bezeichnung	Guard M1 S8380	Guard M1 Flex	Guard M1 Silence
Bedienoberfläche	LED Icons	LED Icons	LED Icons
Steuerung	Mode-Taste	Mode-Taste	Mode-Taste
DynamicDrive	–	–	–
Universal-Bodendüse	SBD 365-3	SBD 365-3	SBD 680-3
Hartbodendüse	–	–	–
Turbobürste	–	–	–
Flexible Fugendüse	–	•	–
Breite Polsterdüse	–	–	–
Handgriff	•	•	•
Miele@home	–	–	–
Geräuschdämmung	•	•	Silence-System plus
Kabelaufwicklung	Comfort	Comfort	Comfort
Grundfarbe	Brillantweiß	Nordicblau	Casagrau
Applikationen	Spacegrau	Spacegrau	Spacegrau
Seitenpanel	–	–	–
EAN	4002516847533	4002516833796	4002516795230
UVP in EUR inkl. MwSt.	269,–	269,–	299,–



Guard M1 Parquet Flex	Guard M1 Parquet XL	Guard M1 Performance	Guard M1 Cat & Dog
LED Icons	LED Icons	LED Icons	LED Icons
Mode-Taste	Mode-Taste	Mode-Taste	Mode-Taste
–	–	–	–
SBD 365-3	SBD 365-3	SBD 680-3	SBD 365-3
SBB 300-3	SBB 400-3	–	–
–	–	–	STB 305-3
•	–	–	–
–	–	•	–
•	•	EcoComfort	•
–	–	–	•
•	•	Silence-System plus	•
Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Brillantweiß	Brillantweiß	Brillantweiß	Obsidianschwarz
Spacegrau	Spacegrau	Spacegrau	Spacegrau
–	–	–	–
4002516795261	4002516795285	4002516795223	4002516795247
329,–	329,–	339,–	349,–

Baureihe Guard S1



Gewicht: ca. 5,6 kg mit Saugzubehör am VarioClip
Staubbeutelvolumen: 3,5 l

Bezeichnung	Guard S1	Guard S1 Parquet Flex	Guard S1 Performance
Bedienoberfläche	Icons	Icons	Icons
Steuerung	Drehregler	Drehregler	Drehregler
DynamicDrive	–	–	–
Universal-Bodendüse	SBD 355-3	SBD 355-3	SBD 680-3
Hartbodendüse	–	SBB 300-3	–
Turbobürste	–	–	–
Flexible Fugendüse	–	•	•
Breite Polsterdüse	–	–	•
Handgriff	•	•	•
Miele@home	–	–	–
Geräuschdämmung	•	•	•
Kabelaufwicklung	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Grundfarbe	Sunsetgelb	Brillantweiß	Brillantweiß
Applikationen	Spacegrau	Spacegrau	Spacegrau
Seitenpanel	–	–	–
EAN	4002516794066	4002516794073	4002516938040
UVP in EUR inkl. MwSt.	199,–	249,–	259,–



Zubehör Staubsauger

Zubehör Staubsauger Triflex



**Li-Ion Akku
HX-LA**

M.-Nr. 11384710
EAN 4002516262725
134 €*



**Ladeschale für
Li-Ion Akku HX-LS**

M.-Nr. 11384900
EAN 4002516262732
89,90 €*



**Flexibler Schlauch
HX-FSH10**

M.-Nr. 12395710
EAN: 4002516725022
28,90 €*



**Handbürste Electro
Compact HX-EC10**

M.-Nr. 12410940
EAN: 4002516732662
84,90 €*



**Accessory Holder
HX-AH**

M.-Nr. 11724560
EAN 4002516411802
16,90 €*



**Elektrobürste
HX-SEB 430
ElectroComfort**

M.-Nr. 13000250
EAN 4002516992011
119 €*



**Elektrobürste
HX-SEB 435
ElectroPremium**

M.-Nr. 13000400
EAN 4002516991953
149 €*

Nur für Triflex HX1



**Feinstaubfilter
HX-FSF**

M.-Nr. 11385020
EAN 4002516262756
39,90 €*

Nur für Triflex HX1 Facelift,
HX2 und HX3



**Feinstaubfilter
HX-FSF 2**

M.-Nr. 11945240
EAN 4002516514800
39,90 €*



**Hardfloor Care
HX-HC**

M.-Nr. 11724550
EAN 4002516412212
43,50 €*

Nur für Triflex HX3



**AquaTwister
HX-AT10***

M.-Nr. 12977320
EAN 4002516988311
159 €*

* Lieferbar va. ab Q3 2026



**AquaPads (4 Stk)
Universal HX-APU***

M.-Nr. 12977770
EAN 4002516981947
24,90 €*

* Lieferbar va. ab Mai 2026



**FloorClean 500 ml
Bodenreiniger***

M.-Nr. 13006690
EAN 4002516991571
13,90 €* (1 L = 27,80 €)

* Lieferbar va. ab Mai 2026

Zubehör Staubsauger Duoflex



HX-LA 20 Basic

für Duoflex Basic
M.-Nr. 12519010
EAN 4002516837022
99 €*



HX-LA 21

für Duoflex Cat&Dog,
Extra und TotalCare
M.-Nr. 12519020
EAN 4002516837039
99 €*



**Flexibler Schlauch
HX-FSH20**

M.-Nr. 12395720
EAN 4002516725220
28,90 €*



**Handbürste Electro
Compact HX-EC20**

M.-Nr. 12410910
EAN 4002516732655
84,90 €*



**Accessory Holder
HX-AH20**

M.-Nr. 12410980
EAN 4002516732686
16,90 €*



**Hardfloor Care
HX-HCT 20**

M.-Nr. 12523560
EAN 4002516809210
44,90 €*



**Feinstaubfilter
HX-FDF 20**

M.-Nr. 12518910
EAN 4002516796541
39,90 €*



**AllFloor Bürste
HX-AF 20**

M.-Nr. 12408100
EAN 4002516732648
59,90 €*

Zubehör Staubsauger Triflex und Duoflex



**Saugpinsel
HX-DB**

M.-Nr. 12395490
EAN 4002516732631
13,90 €*



**Universalbürste
HX-UB**

M.-Nr. 12410960
EAN 4002516732679
26,90 €*



**Flexible Fugendüse
600mm HX-CNXL**

M.-Nr. 12395700
EAN 4002516725046
19,90 €*



**Fugendüse
HX-CN**

M.-Nr. 12518930
EAN 4002516796749
9,90 €*



**Polsterdüse
HX-UN**

M.-Nr. 12518950
EAN 4002516797951
19,90 €

Original Miele Staubsaugerbeutel

Für Geräte der Baureihen Classic C1, Complete C2,
Complete C3, S8, S5, S2, S800, S600, S400i

Für Geräte Guard M1



GN HyClean Pure

M.-Nr. 12421170
EAN 4002516766940
15,95 €*



**GN XXL-Pack
HyClean Pure**

M.-Nr. 12498250
EAN 4002516811282
54,90 €*



CO HyClean Pure

M.-Nr. 12557080
EAN 4002516830085
15,95 €*



**CO XXL-Pack
HyClean Pure**

M.-Nr. 12695230
EAN 4002516897521
54,90 €*

Für Geräte der Baureihen Compact C1, Compact C2,
Complete C1, S6, S4, S700, S500, S300i, S290,
S241-S256i

Für Geräte Guard S1 und L1



FJM HyClean Pure

M.-Nr. 12421180
EAN 4002516747505
15,95 €*



**FJM XXL-Pack
HyClean Pure**

M.-Nr. 12498260
EAN 4002516782681
54,90 €*



TU HyClean Pure

M.-Nr. 12557060
EAN 4002516829751
15,95 €*



**TU XXL-Pack
HyClean Pure**

M.-Nr. 12695210
EAN 4002516897354
54,90 €*

Zubehör Staubsauger

Universal-Bodendüsen



**AllTeQ
SBD 365-3**
M.-Nr. 11805640
EAN 40025164445289
69,90 €*



**AllTeQ Eco
SBD 365-3**
M.-Nr. 11607410
EAN 4002516368892
69,90 €*



**AllFloor
SBD 380-3**
M.-Nr. 12789670
EAN 4002516881247
54,90 €*



**EcoTeQ Plus
SBD 680-3**
M.-Nr. 12789650
EAN 4002516881230
79,90 €

Bodenbürsten für Hartböden



Exklusiv
bei Miele

**Parquet Twister XL
SBB 400-3**
M.-Nr. 7101160
EAN 4002514358772
64,90 €*



Exklusiv
bei Miele

**Parquet Twister
SBB 300-3**
M.-Nr. 7155710
EAN 4002514399164
54,90 €*



Exklusiv
bei Miele

**Hardfloor Twister
SBB 300-3**
M.-Nr. 9730770
EAN 4002515387238
54,90 €*



**TurboTeQ
STB 305-3**
M.-Nr. 10455360
EAN 4002515817599
89,90 €*

Spezialzubehör



**Turbo Mini
STB 101**
M.-Nr. 7252850
EAN 4002514469324
63,90 €*



**Saugpinsel
SSP 10**
M.-Nr. 11607230
EAN 4002516369158
13,90 €*
* außer Borsten



Exklusiv
bei Miele

**Flexible Universal-
bürste SUB 20**
M.-Nr. 11607330
EAN 4002516368878
26,90 €*
* außer Borsten



**Spotlight Comfort
Handgriff SGC 20**
M.-Nr. 9385930
EAN 4002515205198
59,90 €*



**Kombi Fugen- und
Polsterdüse SPFD 20**
M.-Nr. 12789690
EAN 4002516923008
29,90 €*



**Flexible Fugendüse
SFD 20**
M.-Nr. 7252100
EAN 4002514467542
19,90 €*



**Lange Fugendüse
SFD 10**
M.-Nr. 11607350
EAN 4002516368885
14,90 €*



**Heizkörperbürste
SHB 30**
M.-Nr. 9660490
EAN 4002515362785
21,90 €*



**Matratzendüse
SMD 10**
M.-Nr. 7252280
EAN 4002514467580
18,90 €*



**Polsterdüse
SPD 20**
M.-Nr. 11483910
EAN 4002516324201
23,90 €*
* außer Fadenheber





CarCareSet

Inhalt: STB 101, SUB 20,
SFD 20, Microfasertuch
M.-Nr. 12563340

EAN 4002516809326

99,90 €*



PetCareSet

Inhalt: STB 305-3,
SPD 20, SMD 10

M.-Nr. 12563350

EAN 4002516809333

109,90 €*



HomeCareSet

Inhalt: STB 305-3,
SMD 10, SUB 20, SFD 20

M.-Nr. 12563370

EAN 4002516808978

129,90 €*

Original Miele Abluftfilter

Für Geräte der Baureihen Complete C2-C3, Compact C1-C2, S4, S5, S6 und S8, Guard S1, M1 und L1



HEPA AirClean Filter SF HA 50-1

M.-Nr. 12785390

EAN 4002516885818

34,90 €*



Active AirClean Filter SF AA 50-1

M.-Nr. 12785350

EAN 4002516885597

23,90 €*



AirClean Plus Filter SF AP 50-1

M.-Nr. 12868930

EAN 4002516916246

22,90 €*



Silence AirClean Filter SF SA 50-1

M.-Nr. 12785400

EAN 4002516885603

22,90 €*

Für Geräte der Baureihen Complete C1, Classic C1**,
Dynamic U1, S2, S300-800 und S7



HEPA AirClean Filter SF HA 30-1

M.-Nr. 12785370

EAN 40025168883890

34,90 €*



Active AirClean Filter SF AA 30-1

M.-Nr. 12718090

EAN 4002516885580

23,90 €*

Für alle Miele Staubsauger
(außer Handstaubsauger S1, Swing H1)

Filter für Staubsauger Boost




AirClean Filter SF SAC 20/30

M.-Nr. 3944711

EAN 4002513902709

11,95 €*



Feinstaubfilter CX FSF

M.-Nr. 11639250

EAN 4002516377153

39,90 €*



Hygiene Filter SF HY 60

M.-Nr. 11639240

EAN 4002516377337

22,90 €*



HEPA AirClean Filter SF HA 60

M.-Nr. 11639210

EAN 4002516377269

34,90 €*

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

miele.de

info@miele.de

Miele Kundenservice für Hausgeräte

05241 22 44 666

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 – 20:00 Uhr

Sa. 9:00 – 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

Teilen Sie Ihren Erfolg mit Ihren Fans und Followern. Fügen Sie folgende Hashtags zu Instagram, Facebook, LinkedIn hinzu:

#miele #immerbesser

Folgen Sie uns!



Entdecken Sie weitere Prospekte, Produktdetails und Event-Highlights auf miele.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel u jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG, Gütersloh / M.-Nr. 12 491 224 (Excellence) / 25-1143 / Änderungen vorbehalten 03/26