


**Miele**

# Wäschepflege für Haushalt und Kleingewerbe

Stand: April 2026



KAUFBERATER



Unser Anspruch

# Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „Immer Besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

Seit mehr als 125 Jahren gilt Miele mehr denn je als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**.

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

*Markus Miele*

und Ihr

*Reinhard Zinkann*

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann



# Inhaltsverzeichnis

## HAUSHALT

Hausgerätevernetzung	4
----------------------	---

## Wäschepflege

Bauformen	6
Bedienkonzepte	7
Aufstellvarianten	8
Designlinien	10
Wasserschutzgarantie	11

## Waschmaschinen

Produkt-Highlights Waschmaschinen W2	12
Produkt-Highlights Waschmaschinen W1	14
Produktvorteile	16
Baureihe W2 Nova Edition	20
Baureihe W1 WhiteEdition	21
Baureihe W1 ChromeEdition	24

## Trockner

Produkt-Highlights Trockner T2	28
Produkt-Highlights Trockner T1	30
Produktvorteile	32
Baureihe T2 Nova Edition	37
Baureihe T1 WhiteEdition	38
Baureihe T1 ChromeEdition	40

## Waschtrockner

Produkt-Highlights	44
Produktvorteile	46
Waschtrockner	48

## Ausstattungsübersichten

Wasch- und Trockenprogramme	50
-----------------------------	----

## Bügelgeräte

Produkt-Highlights FashionMaster	58
Produktvorteile FashionMaster	60
FashionMaster	61
Produktvorteile Bügelmaschinen	62
Bügelmaschinen	63

## Zubehör und Pflegeprodukte Hausgeräte

	64
--	----

## PROFESSIONAL

Waschmaschinen, Trockner und Mangeln für gewerbliche Anwendungen	
Wer profitiert von der PRO Series?	70
Übersicht der Baureihen	72

## Waschmaschinen

SmartBiz	74
Kleine Riesen / Performance	76
Benchmark Machines / Performance	78
Waschprogramme	80

## Trockner

SmartBiz	82
Kleine Riesen / Performance	84
Benchmark Machines / Performance	86
Trockenprogramme	88

Dampfbügelsysteme	90
Dampfbügelsystem PIB 100	92
Heißmangel HM 16	94
Muldenmangel PRI 2	96

Abkürzungen, Zeichen und Patentnummern	99
--	----

# Hausgerätevernetzung mit Miele@home<sup>1)</sup>

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



## Miele App<sup>2)</sup>

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App können Sie Ihre Miele Hausgeräte mobil steuern und haben alles stets im Blick - egal ob von zu Hause oder unterwegs. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten.




## Smartspeaker<sup>3)</sup>

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistentensystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte oder die Tür Ihres Kühlschranks einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



## Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.



### Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

### MobileControl

Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern – egal wo Sie sich gerade befinden.

### RemoteUpdate


Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

### In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

### Wash2Dry<sup>4)</sup>

Dank der neuen Vernetzungsfunktion sendet die Waschmaschine nach dem Waschvorgang die Programmdateien an den Trockner. Dieser wählt automatisch das passende Trockenprogramm.



Entdecken Sie alle  
Möglichkeiten der Miele App!

[miele.de/mieleathome](https://miele.de/mieleathome)



Laden Sie die Miele  
App jetzt herunter!



- 1) Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.
- 2) Verfügbar für ein mobiles Endgerät. (Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.)
- 3) Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter [g.co/home/req](https://g.co/home/req). Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.
- 4) Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und in der App angemeldet werden.

# Die Bauformen und Bedienkonzepte

Hier stellen wir Ihnen die Produkttypen vor, für die Sie sich bei Wäschepflegegeräten entscheiden können.



## Waschmaschinen

Miele Waschmaschinen lassen sich besonders komfortabel von vorn befüllen und bedienen. Durch die vielen verschiedenen Aufstellmöglichkeiten (Säule, Unterbau usw.) können Sie diese Geräte vielseitig platzieren.



## Waschtrockner

Dieses Gerät vereint einen hochwertig ausgestatteten Frontlader mit einem Kondens Trockner. Ideal für Menschen mit hohen Ansprüchen, aber wenig Platz.



## Wärmepumpentrockner

Die besonders schonenden und sparsamen Miele Wärmepumpentrockner bieten gleichen Komfort und Flexibilität wie herkömmliche Kondens-trockner – aber mit bis zu 50 % Energieersparnis.

Die verschiedenen Miele Geräteklassen bieten Ihnen unterschiedliche Varianten des Bedienkonzepts – alle jedoch in einheitlichem Design.

Mit dem innovativen Touch-Display ist die Bedienung einfach und selbsterklärend. Wie bei einem Smartphone werden die Geräteeinstellungen durch Tippen, Wischen und Scrollen auf einem hochauflösenden TFT-Display mit Klartextanzeige vorgenommen. Das zentrale Display mit weißem Text und Symbolen auf schwarzem Hintergrund sorgt für eine perfekte Sichtbarkeit der Informationen. Da, wo es die Benutzerführung unterstützt, werden Informationen farbig hervorgehoben.



### M Touch Pro

Intuitive und komfortable Bedienung per Touch auf dem großen M Touch Pro Display.



### M Touch\*

Einfache Anwahl durch Tippen, Wischen und Scrollen auf dem großen M Touch-Display.

Ein komfortabler Drehwahlschalter für das Wasch- oder Trockenprogramm, übersichtlich angeordnete Sensortasten für die Zusatzfunktionen. Die in der Praxis am häufigsten genutzte Einstellung ist bereits vorgewählt. So können Sie Ihr Programm schnell und einfach starten.



### ComfortSensor

Schnell und intuitiv: 1-zeiliges Display, direkte Anwahl von Einstellungen über Sensortasten.



### DirectSensor

Einfache Bedienung per Fingertipp: Direkte Anwahl von Einstellungen über Sensortasten.



### EasyControl

Einfache Anwahl: Einstellungen können durch einfaches Betätigen der Sensortasten ausgewählt werden.

\*Angebot von M Touch nur bei Waschtrocknern

## Die Aufstellvarianten

Hier stellen wir Ihnen die Aufstellmöglichkeiten vor, für die Sie sich bei der Kombination von Waschmaschine und Trockner entscheiden können.



### Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die meisten Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten.

Besonders geeignet für die Säulenbildung sind die Geräte der Designlinie WhiteEdition. Bei diesen Trocknern kann der Türanschlag gewechselt werden, so dass sich die Türen beider Geräte in die gleiche Richtung öffnen.

Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze an. Einige sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können z. B. Zubehörteile aufbewahrt oder der Wäschekorb zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Kapitel Zubehör für Wäschepflegegeräte auf Seite 63.



### **Side-by-side (mit Sockel)**

Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner passen technisch und optisch perfekt zusammen. So können Sie beide Geräte Seite an Seite aufstellen. Der Sockel WTS 610 (s. Seite 63) schafft praktischen Stauraum unter dem Gerät und eine komfortable Arbeitshöhe.



### **Unterschiebbar**

Alle Miele Frontlader lassen sich unter eine Arbeitsplatte mit mindestens 85 cm Nischenhöhe schieben. Der Gerätedeckel wird bei dieser Lösung nicht abgenommen. Besonders gut geeignet sind hier die Geräte der Chrome-Edition mit gerader Blende. Details zu Maßen für den Unterbau finden Sie auf [miele.de](http://miele.de).



### **Unterbaubar**

Die Miele Geräte der Chrome-Edition mit gerader Blende sind sogar unterbaubar, wenn die Einbauhöhe unter der Arbeitsplatte 82 bis 85 cm beträgt. In diesem Fall wird der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz ersetzt. Details zu Maßen für den Unterbau finden Sie auf [miele.de](http://miele.de).

# Das Design

Bei Miele müssen Sie sich nicht zwischen bester Technik und schönem Design entscheiden. Die Waschmaschinen und Trockner gibt es in drei Designlinien.



## Nova Edition

Exklusives Design mit klaren Linien und glatten Oberflächen, kombiniert mit hochwertigen Materialien wie z. B. der Bedienblende aus Glas.



## ChromeEdition

Klassisches Gerätedesign, modellabhängig mit Türring verchromt, grahpitgrau oder weiß. Zur Auswahl stehen Geräte mit gerader oder ergonomisch abgeschrägter Blende.



## WhiteEdition

Frischer Designwind für die Wäschepflege: modellabhängig mit runder Designtür in weiß, schwarz oder alusilber.

# Die Miele Wasserschutzgarantie<sup>1)</sup>

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause und das **20 Jahre lang**. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System entstehen, sind Sie garantiert abgesichert. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für daraus entstandene Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation sowie eine bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes.



## Watercontrol-System (WCS)

Das WCS kontrolliert mit einem Wasserstandsensoren den Wasser-einlauf. Wird der normale Wasserstand nicht in angemessener Zeit erreicht, stoppt der Zulauf. Sollte im Inneren des Gerätes Wasser austreten, wird das Zulaufventil im Gerät geschlossen und das Wasser im Laugenbehälter abgepumpt. Ein **Schwimmerschalter in der Bodenwanne** erkennt zusätzlich auslaufendes Wasser. Die **Zulaufschläuche** von Miele Waschmaschinen sind als Bestandteil aller Wasserschutzsysteme besonders widerstandsfähig. Sie sind beim WCS auf einen Berstdruck von 60 bar ausgelegt. Zum Vergleich: Der Druck in üblichen Haushalts-Wasserleitungen liegt in der Regel zwischen 2 und 8 bar.



## Waterproof-Metal (WPM)

Durch **Wasserstandsensoren** und **Schwimmerschalter** bietet WPM höchsten Schutz vor Wasserschäden. Zusätzlich ist der **Zulaufschlauch mit Metall** umflochten und somit auch vor Beschädigungen von außen geschützt. Zudem widersteht er einem Druck von bis zu 140 bar. Dieses platzsparende Wasserschutzsystem ist besonders praktisch für Wäschetrockner, die oftmals in beengten Aufstellungssituationen stehen.



## Waterproof-System (WPS)

Das WPS verfügt über ein **zweites Magnetventil** direkt am Wasserhahn. Sollte das erste Ventil defekt sein, schließt das zweite den Zulauf. Für höchste Sicherheit sorgt auch der **doppeltwandige Zulaufschlauch**: Sollte der Innenschlauch beschädigt sein, fließt das Wasser durch den Hüllschlauch in die Bodenwanne. Wie WCS verfügt auch WPS über die intelligente Sensortechnologie: Leckagen werden erkannt, der Wasserzulauf gestoppt.

<sup>1)</sup> Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft



Exklusiv  
bei Miele

### **InfinityCare Schontrommel<sup>1)</sup>**

Erleben Sie sanfte Pflege für Ihre Wäsche. Die einzigartige, rippenlose InfinityCare Schontrommel<sup>1)</sup> reduziert die Beanspruchung Ihrer Textilien auf ein Minimum. Individuelle Waschrhythmen, die auf Textilart und Wäschemenge abgestimmt sind, liefern perfekte Reinigungsergebnisse. Ihre Textilien verdienen die beste Pflege für langanhaltende Freude an Ihrer Lieblingskleidung.



### AmbientLight

Durchdachte Lichtelemente bieten ein Design-Highlight und praktische Unterstützung.



### Annäherungssensor MotionReact

Starten Sie Ihr Gerät ohne Knopfdruck durch bloßes Erscheinen – so ist alles bereit, wenn Sie es sind.



### ComfortOpen

Erleben Sie höchsten Komfort beim Beladen dank der motorischen Türöffnung.



### TwinDos® mit automatischer Kartuschenerkennung

Maximaler Komfort mit der automatischen Kartuschenerkennung von TwinDos®.



### Touchdisplay M Touch Pro

Entdecken Sie mit dem M Touch Pro Display eine völlig neue Dimension der komfortablen Gerätebedienung.



### SmartMatic®

Das Automatikprogramm für unterschiedliche Beladungsmengen. Zu jedem Zeitpunkt die richtige Einstellung.

\* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Zum Patent angemeldet: EP 4 367 313

# Die Produkt-Highlights\* der Waschmaschinen W1 und W2



## Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®<sup>1)</sup>

Textilart, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad - all das muss für das richtige Dosieren von Waschmittel berücksichtigt werden. Das ist gar nicht so einfach. Deshalb übernimmt dies jetzt Ihre Miele.

Mit TwinDos® können Sie 2 Waschmittelbehälter in die Waschmaschine einsetzen und das Gerät dosiert automatisch die optimale Menge für Ihren Wäscheposten in Abhängigkeit vom gewählten Waschprogramm.

Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können.

Beim Kauf einer Waschmaschine mit TwinDos® erhalten Sie **vier Kartuschen UltraPhase 1** und **drei Kartuschen UltraPhase 2 gratis<sup>2)</sup>** – das entspricht einem Wert von über 100 € und erspart Ihnen die Waschmittelkosten für mehr als ein halbes Jahr<sup>3)</sup>.

\* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 784 205

2) Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegt dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.

3) Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche




### Innovative Waschtechnologie PowerWash

Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.



### QuickPowerWash

Sehr gute Reinigungsleistung in nur 49 Minuten.



### SingleWash

Die Lieblingsbluse so schnell, sparsam und schonend waschen wie nie zuvor.




### Dampfsystem SteamCare

Dank SteamCare können Sie Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen und glätten.



### Miele@home<sup>4)</sup>

Vernetzen Sie Ihre Waschmaschine mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diese bequem und intuitiv per App.



### Warmwasser

Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie Warmwasser z. B. per Solarthermie aufbereiten.

4) Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

# Die Produktvorteile aller Waschmaschinen



## Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet<sup>1)</sup>

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance mit bis zu 10.000 Stunden.



## Wasserschutzgarantie<sup>2)</sup>

Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



## Wasserschutzsystem

Waterproof-System (WPS) oder WaterControl-System (WCS) : Jede Miele Waschmaschine verfügt über ein wirkungsvolles Wasserschutzsystem.



## Schontrommel

Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



## AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche bequem nachlegen oder entnehmen.




## Startvorwahl und Restzeitanzeige

Programme passend zum eigenen Tagesablauf starten.



## CapDosing<sup>3)</sup>

Dank CapDosing dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv immer optimal.



## ProfiEco Motor<sup>4)</sup>

Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter Antrieb arbeiten verschleißfrei, leise und energiesparend.



## PIN-Code Verriegelung

Verhindert Fremdbenutzung Ihrer Waschmaschine.



## AutoClean Einspülkasten

Keine Waschmittelreste dank automatischer Spülfunktion.

1) Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Waschgängen (= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.de/20Jahre](http://miele.de/20Jahre)

2) Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft 3) Patent: EP 2 365 120 4) Patent: EP 2 840 679

# Alle Symbole für Waschmaschinen auf einen Blick

## Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – D angezeigt.

## Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel mit 1–9 kg Beladungsmenge.

## MultiLingua (Sprachflexibilität)



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

## Dosiersystem



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additive einfach mit Portionskapseln.

## PowerWash



Die Miele Waschtechnologie kombiniert beste Waschleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.

## AddLoad



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien!

## Glättfunktionen



50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Waschprogramm oder als separates Glättprogramm.



50 % weniger Bügeln – Glätten im Anschluss an ein Waschprogramm.

## Sonderausstattung



Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss für warmes Wasser sparen Sie Strom, wenn Sie z. B. Warmwasser per Solarthermie aufbereiten.



Für Menschen mit Sehbehinderung: Haptische Elemente und akustische Signale führen sicher durchs Programm.

\* Sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A.

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?


Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Class

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**  
M Touch Pro

**Türdesign**  
Glastür, Glasblende

**Energieeffizienz**  
A / A -20 %

**Beladung in kg**  
9 kg

**TwinDos / TwinDos CR**  
TwinDos CR

**QuickPowerWash**  
◆

**Luftschallemission in dB(A)**  
69-70 dB(a)

Class

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Display**  
ComfortSensor / DirectSensor<sup>1</sup>

**Türdesign**  
Chroming<sup>1</sup>, Sichtfenstertür<sup>1</sup>

**Energieeffizienz**  
A / A -40 %

**Beladung in kg**  
8-9 kg

**TwinDos / TwinDos CR**  
TwinDos

**QuickPowerWash**  
◆1

**Luftschallemission in dB(A)**  
68-72 dB(a)

Class

## Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Display**

DirectSensor

**Türdesign**

Sichtfenstertür

**Energieeffizienz**

A / A -20 %

**Beladung in kg**

8-9 kg

**TwinDos / TwinDos CR**

-

**QuickPowerWash**

♦1

**Luftschallemission in dB(A)**

70-72 dB(a)

<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

Class

## Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



**Display**

EasyControl

**Türdesign**

Sichtfenstertür

**Energieeffizienz**

A -10 %

**Beladung in kg**

8 kg

**TwinDos / TwinDos CR**

-

**QuickPowerWash**

-

**Luftschallemission in dB(A)**



72 dB(a)

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen ab Seite 20.

# Waschmaschinen

## Baureihe W2 Nova Edition

\* 20 % sparsamer als der  
Grenzwert (52) zur  
Energieeffizienzklasse A



### Abmessungen WQ 1200 WPS:

B 596 x H 850 x T 698 mm  
Türanschlag rechts

### Abmessungen WQ 1000 WPS:

B 596 x H 850 x T 620 mm  
Türanschlag rechts

Bezeichnung	WQ 1200 WPS Nova Edition	WQ 1000 WPS Nova Edition
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Diamond</b>	<b>Diamond</b>
Schleuderdrehzahl in U/min	400 - 1400	400 - 1600
max. Beladung in kg	9,0	9,0
Besondere Merkmale	<b>InfinityCare Schontrummel</b> TwinDos PowerWash Miele@home <b>AmbientLight</b> LED-Trommelbeleuchtung <b>MotionReact</b> <b>ComfortOpen</b> <b>Kartuschenerkennung</b> <b>Add Programmes</b> AddLoad Warmwasser-Anschluss	<b>InfinityCare Schontrummel</b> TwinDos PowerWash Miele@home <b>AmbientLight</b> LED-Trommelbeleuchtung <b>MotionReact</b> <b>ComfortOpen</b> <b>Kartuschenerkennung</b> <b>Add Programmes</b> AddLoad Warmwasser-Anschluss
Display/Bedienung	M Touch Pro	M Touch Pro
Blendenneigung	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	–	–
Türdesign	Black Effect	Black Effect
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A-G)	A (- 20 %*)	A
Schleudereffizienzklasse	B	A
Programmdauer ECO 40-60	229 min	229 min
Energieverbrauch/ 100 Zyklen	40 kWh	49 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	50 l	50 l
Geräusch in db(A)re1pW	69	70
Geräuschemissionsklasse	A	A
EAN	40.02516.85948.2	40.02516.85947.5
<b>UVP in EUR inkl. MwSt</b>	<b>2.719,-</b>	<b>2.319,-</b>
Empfehlung passender Trockner	TQ 1000 WP	TQ 1000 WP

# Waschmaschinen



## Baureihe W1 WhiteEdition



\* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 643 mm  
(T 1.077 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag rechts






Bezeichnung	WWJ 880 WPS	WVG 760 WPS	WVE 380 WPS EnergyHero
Gerätekategorie	Platinum	Platinum	Platinum
Schleuderdrehzahl in U/min	400 - 1600	400 - 1400	600 - 1400
max. Beladung in kg	9,0	8,0	8,0
Besondere Merkmale	<b>TwinDos</b> <b>PowerWash</b> <b>SteamCare</b> <b>SingleWash</b> <b>Sprachflexibilität</b> <b>EcoFeedback</b> <b>LED-Trommelbeleuchtung</b> Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	<b>TwinDos</b> Miele@home Waterproof-System <b>Sprachflexibilität</b> <b>Warmwasser-Anschluss</b> AddLoad Summer	<b>PowerWash</b> <b>SteamCare</b> Miele@home WaterProof System AddLoad Summer
Display/Bedienung	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
Blendenneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A-G)	A (- 20 %*)	A	A (- 40 %*)
Schleudereffizienzklasse	A	B	B
Programmdauer ECO 40-60	229 min	209 Min	219 Min
Energieverbrauch/ 100 Zyklen	40 kWh	49 kWh	29 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	50 l	48 l	48 l
Geräusch in db(A)re1pW	68	68	68
Geräuschemissionsklasse	A	A	A
EAN	40.02516.74715.4	40.02516.21801.2	40.02516.85757.0
UVP in EUR inkl. MwSt	<b>1.719,-</b>	<b>1.559,-</b>	<b>1.359,-</b>
Empfehlung passender Trockner	TWL 780 WP	TWH 780 WP	TWH 780 WP

# Waschmaschinen

## Baureihe W1 WhiteEdition

- 1) TwinDos zur ausschließlichen Verwendung mit Miele Ultra-Phase Waschmittel  
 \* 10 %, 20 % bzw. 40 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A



### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 643 mm  
 (T 1.077 mm bei geöffneter Tür)  
 Türanschlag rechts

Bezeichnung	WVG 880 WCS WVG 880 WPS	WWD 380 WCS WWD 380 WPS	WWB 360 WCS WWB 360 WPS
<b>Gerätekategorie</b>	Platinum	Gold	Gold
Schleuderdrehzahl in U/min	600 - 1400	600 - 1400	600 - 1400
max. Beladung in kg	9,0	9,0	8,0
Besondere Merkmale	<b>TwinDos<sup>1)</sup></b> <b>PowerWash</b> SteamCare Miele@home Waterproof-System oder WaterControl-System AddLoad Summer	<b>PowerWash</b> <b>Miele@home</b> <b>SteamCare</b> Waterproof-System oder WaterControl-System AddLoad Summer	<b>PowerWash</b> <b>Miele@home</b> Waterproof-System oder WaterControl-System AddLoad <b>Summer</b>
Display/Bedienung	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
Blendenneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß	Weiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz/weiß	Obsidianschwarz/weiß
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A-G)	A (- 20 %*)	A (- 20 %*)	A (- 20 %*)
Schleudereffizienzklasse	B	B	B
Programmdauer ECO 40-60	229 Min	229 Min	219 Min
Energieverbrauch/ 100 Zyklen	40 kWh	40 kWh	38 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	50 l	50 l	48 l
Geräusch in db(A)re1pW	72	72	72
Geräuschemissionsklasse	A	A	A
EAN	40.02516.85645.0 (WCS) 40.02516.85646.7 (WPS)	40.02516.85787.7 (WCS) 40.02516.85786.0 (WPS)	40.02516.85925.3 (WCS) 40.02516.85844.3 (WPS)
<b>UVP in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.259,- (WCS)</b> <b>1.339,- (WPS)</b>	<b>1.119,- (WCS)</b> <b>1.199,- (WPS)</b>	<b>1.019,- (WCS)</b> <b>1.099,- (WPS)</b>
Empfehlung passender Trockner	TWH 780 WP	TWD 640 WP	TWB 640 WP



WWA 120 WCS  
WWA 120 WPS

Silver

600 - 1400

8,0

Watercontrol-System oder  
Waterproof-System  
AddLoad

7-Segment, gelb/EasyControl

5° geneigt

Weiß

Obsidianschwarz/weiß

Unterschiebbar/Säulenfähig

A (- 10 %\*)

B

219 Min

43 kWh

48 l

72

A

40.02516.86484.4 (WCS)  
40.02516.86485.1 (WPS)




**899,- (WCS)**  
**979,- (WPS)**

TWA 520 WP

# Waschmaschinen

## Baureihe W1 ChromeEdition


- 1) TwinDos zur ausschließlichen Verwendung mit Miele Ultra-Phase Waschmittel  
 \* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A



### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm  
 (T 1.054 mm bei geöffneter Tür)  
 Türanschlag rechts

Bezeichnung	WEJ 895 WPS	WEJ 885 WPS	WEG 895 WPS
<b>Gerätekategorie</b>	Platinum	Platinum	Platinum
Schleuderdrehzahl in U/min	400 - 1600	400 - 1600	600 - 1400
max. Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	TwinDos PowerWash SteamCare <b>SingleWash</b> <b>Sprachflexibilität</b> <b>EcoFeedback</b> <b>LED Trommelbeleuchtung</b> Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	TwinDos PowerWash SteamCare <b>SingleWash</b> <b>Sprachflexibilität</b> <b>EcoFeedback</b> <b>LED Trommelbeleuchtung</b> Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	<b>TwinDos<sup>1)</sup></b> <b>PowerWash</b> SteamCare Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer
Display/Bedienung	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
Blendenneigung	schräg	gerade	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Bauform	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A-G)	A (- 20 %*)	A (- 20 %*)	A (- 20 %*)
Schleudereffizienzklasse	A	A	B
Programmdauer ECO 40-60	auf Anfrage	auf Anfrage	229 Min
Energieverbrauch/ 100 Zyklen	auf Anfrage	auf Anfrage	40 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	auf Anfrage	auf Anfrage	50 l
Geräusch in db(A)re1pW	68	68	72
Geräuschemissionsklasse	A	A	A (-20%*)
EAN	40.02516.86487.5	40.02516.86583.4	40.02516.86583.4
<b>UVP in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.739,-</b>	<b>1.739,-</b>	<b>1.359,-</b>
Empfehlung passender Trockner	TEL 795 WP	TEL 785 WP	TEH 795 WP



WEG 885 WPS	WED 395 WPS	WEB 375 WPS	WEB 365 WPS
<b>Platinum</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>
600 - 1400	600 - 1400	600 - 1400	600 - 1400
9,0	9,0	8,0	8,0
<b>TwinDos<sup>1)</sup></b> <b>PowerWash</b> SteamCare Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	<b>PowerWash</b> <b>Miele@home</b> <b>SteamCare</b> Waterproof-System AddLoad Summer	<b>PowerWash</b> Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer	<b>PowerWash</b> Miele@home Waterproof-System AddLoad Summer
7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment weiß, DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
gerade	schräg	schräg	gerade
Weiß mit Chromring	Weiß	Weiß	Weiß
Chrom	Graphitgrau	Graphitgrau	Graphitgrau
Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig
A (- 20 %*)	A (- 20 %*)	A (- 20 %*)	A (- 20 %*)
B	B	B	B
229 Min	229 Min	219 Min	219 Min
40 kWh	40 kWh	38 kWh	38 kWh
50 l	50 l	48 l	48 l
72	72	72	72
A	A	A	A
40.02516.86583.4	40.02516.94115.6	40.02516.86478.3	40.02516.86458.5
<b>1.359,-</b>	<b>1.199,-</b>	<b>1.099,-</b>	<b>1.099,-</b>
TEL 785 WP TEH 795 WP (schräge Blende)	TED 655 WP	TEB 655 WP	TEB 645 WP

# Waschmaschinen

## Baureihe W1 ChromeEdition



Spezielle Ausstattung für Sehbehinderte



### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm  
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag rechts

<b>Bezeichnung</b>	<b>WDD 131 WPS GuideLine</b>
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Gold</b>
Schleuderdrehzahl in U/min	600 - 1400
max. Beladung in kg	8,0
Besondere Merkmale	Spezielle Ausstattung für Sehbehinderte (inkl. akustischer Gebrauchsanleitung auf USB-Stick) Waterproof-System

Display/Bedienung	7-Segment, gelb/DirectSensor
Blendenneigung	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß
Türdesign	Graphitgrau
Bauform	Unterschiebbar

Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Schleudereffizienzklasse	B
Programmdauer ECO 40-60	219 Min
Energieverbrauch/ 100 Zyklen	47 kWh
Wasserverbrauch/Zyklus	47 l
Geräusch in db(A)re1pW	70
Geräuschemissionsklasse	A
EAN	40.02516.23738.9

<b>UVP in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.279,-</b>
Empfehlung passender Trockner	



## Die Produkt-Highlights\* der Trockner T2



### **AmbientLight**

Mit dem exklusiven Miele AmbientLight schaffen Sie ein stimmungsvolles Ambiente in Ihren Räumlichkeiten. Das angenehme Licht zeigt Ihnen genau an, wo eine Aktion erforderlich ist und verleiht Ihrem Gerät zugleich ein elegantes Aussehen. Erleben Sie höchsten Komfort und Stil bei der Bedienung.




**Anäherungssensor  
MotionReact**

Starten Sie Ihr Gerät ohne Knopfdruck durch bloßes Erscheinen – so ist alles bereit, wenn Sie es sind.



**ComfortOpen**

Erleben Sie höchsten Komfort beim Beladen dank der motorischen Türöffnung.



**Touchdisplay M Touch Pro**

Entdecken Sie mit dem M Touch Pro Display eine völlig neue Dimension der komfortablen Gerätebedienung.



**QuickPowerDry**

QuickPowerDry trocknet Ihre Wäsche in nur 49 Minuten<sup>1)</sup> und schenkt Ihnen wertvolle Zeit.



**DryFresh®**

Dank DryFresh® riecht Ihre Wäsche nach dem Trockenprogramm wie frisch gewaschen.



**WoolDry**

Trocknen Sie empfindliche Wolltextilien ab sofort schonend in der Maschine.<sup>2)</sup>

\* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Laufzeit kann beladungsabhängig variieren. Zeit gemessen für 4 kg pflegeleichte Textilien mit 30 % Restfeuchte.

2) Für besonders empfindliche Wolle wie z. B. Kaschmir, Angora oder Kamelhaar empfehlen wir das Trocknen an der Luft oder den Miele Trocknerkorb.

## Die Produkt-Highlights\* der Trockner T1 und T2



### **Dauerhaft sparsam**

Durch das effektive Zusammenspiel des patentierten<sup>1)</sup> Miele Filtersystems mit dem wartungsfreien Wärmetauscher haben Flusen keine Chance, den Wärmetauscher zuzusetzen und so die Leistung auf Dauer zu mindern. Mit dieser Technologie arbeiten Miele Wärmepumpentrockner konstant ökonomisch mit dauerhaft niedrigen Energieverbräuchen und Trocknungszeiten – ein Geräteleben lang.



### SilenceDrum<sup>2)</sup>

Dank der SilenceDrum werden Klappergeräusche von z.B. Knöpfen in der Trommel reduziert.




### DryCare 40

Mit DryCare 40 können Sie fast alles trocknen, was bei 40 °C waschbar ist<sup>3)</sup>. Das spart viel Zeit.



### Dampfsystem SteamCare

Schon im Trockner werden Ihre Textilien sichtbar geglättet und aufgefrischt.



### Miele@home<sup>4)</sup>

Vernetzen Sie Ihren Trockner mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diesen bequem und intuitiv per App.



### Wash2Dry<sup>5)</sup>

Ihr Trockner übernimmt automatisch das Programm Ihrer Waschmaschine.



### Duftsysteem FragranceDos<sup>6)</sup>

Mit dem Miele Duftflakon wird Ihre Wäsche schön flauschig und angenehm duftend. Je nach Modell können Sie einen oder zwei Düfte einsetzen.

\* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 455 537 2) Patent: EP 4 163 433 3) Nicht geeignet für Wolle oder Seide. 4) Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. 5) Für diese Funktion müssen Trockner und Waschmaschine im hauseigenen Netzwerk und in der App angemeldet werden. 6) Patent: EP 2 431 516

# Die Produktvorteile aller Trockner



## Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet<sup>1)</sup>

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir die konstante Performance mit bis zu 7.500 Stunden.




## PerfectDry

Mit PerfectDry wird Ihre Wäsche weder über- noch untertrocknet.



## Kondensationseffizienz

Besonders geringer Feuchtigkeitsverlust. Alle Miele-Trockner sind in die Kondensationsklasse A eingordnet.



## Integrierte Kondenswasserableitung

Das Kondenswasser kann über einen Schlauch direkt ins Waschbecken oder in den Siphon abgeleitet werden.



## LED-Trommelbeleuchtung

Perfekte Ausleuchtung der Schontrommel.



## Schontrommel

Durch die Wabenstruktur wird die Wäsche schonender und gleichmäßiger getrocknet.



## AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche bequem nachlegen oder entnehmen.



## Trommelreversierung

Wechselnde Drehrichtung vermeidet Wäscheknäuel und Knitterbildung.



## Startvorwahl und Restzeitanzeige

Programme passend zum eigenen Tagesablauf starten.



## Knitterschutz

Die Wäsche wird nach dem Programmende aufgelockert und vor Knittern geschützt.

<sup>1)</sup> Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.de/20Jahre](http://miele.de/20Jahre)

<sup>2)</sup> Getestet in Miele eigenen Laboren

# Alle Symbole für Trockner auf einen Blick

## Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A - G angezeigt.

## Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel<sup>1)</sup> mit 1–9 kg Beladungsmenge.

## MultiLingua (Sprachflexibilität)



Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.

## FragranceDos<sup>2)</sup>



Frische für alle Sinne: Mit Miele haben Sie nicht nur besonders flauschige, sondern auch herrlich duftende Wäsche.



Duftende Wäsche, wie Sie sie mögen: Wechseln Sie schnell zwischen 2 verschiedenen Düften, je nach Vorliebe.

## AddLoad



Flexibles Nachlegen von großen und kleinen Textilien nach Programmstart.

## Glättfunktionen



Toller Glätte-Effekt: Sowohl feuchte als auch trockene Wäschestücke werden sichtbar glatter.



Sichtbar knitterfreier: Feuchte und trockene Wäsche wird schonend geglättet.

## Perfect Dry



Immer perfekt getrocknet: Der Trockner erkennt den Kalkgehalt Ihres Wassers und stimmt die Prozessdauer darauf ab.

1) Patent: EP 1 293 594

2) Patent: EP 2 431 516

# Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?


Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Class

## Diamond

---

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



**Display**

M Touch Pro

**Türdesign**

Glastür, Glasblende

**Energieeffizienz**

B

**Beladung in kg**

9 kg

**QuickPowerDry**

♦

**PerfectDry**

♦

**SilenceDrum**

♦

Class

## Platinum

---

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



**Display**

ComfortSensor / DirectSensor<sup>1</sup>

**Türdesign**

Chromring, Sichtfenstertür<sup>1</sup>

**Energieeffizienz**

C

**Beladung in kg**

9 kg

**QuickPowerDry**

-

**PerfectDry**

♦

**SilenceDrum**

♦

Class

## Gold

---

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



**Display**

DirectSensor

**Türdesign**

Sichtfenstertür / Geschlossene Tür<sup>1</sup>

**Energieeffizienz**

C

**Beladung in kg**

8-9 kg

**QuickPowerDry**

-

**PerfectDry**

◆

**SilenceDrum**

-

Class

## Silver

---

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



**Display**

EasyControl

**Türdesign**

Geschlossene Tür

**Energieeffizienz**

C

**Beladung in kg**

8 kg

**QuickPowerDry**

-

**PerfectDry**

◆

**SilenceDrum**

-


<sup>1</sup> Ausstattung modellabhängig

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen ab Seite 37.



# Trockner


## Baureihe T2 Nova Edition



\* Enthält Treibhausgas,  
hermetisch geschlossen

### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 643 mm



<b>Bezeichnung</b>	TQ 1000 WP Nova Edition*
<b>Gerätekategorie</b>	Diamond
Trockentechnologie	Wärmepumpe und PowerDry Unit
max, Beladung in kg	9,0 kg
Besondere Merkmale	<b>QuickPowerDry</b> <b>SingleDry</b> <b>WoolDry</b> Miele@home <b>AmbientLight</b> LED-Trommelbeleuchtung <b>MotionReact</b> <b>ComfortOpen</b> <b>Add Programmes</b> AddLoad
Display/Bedienung	M Touch Pro
Blendenneigung	schräg
Farbe Drehwahlschalter	–
Türdesign	Black Effect
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A-G)	B
Energieverbrauch / 100 Zyklen	92 kWh
Kondensationseffizienzklasse	A
Kondensationseffizienz	94 %
Geräusch in dB(A)re1pw	60
Geräuschemissionsklasse	A
Programmdauer ECO	3:51 h
EAN	40.02516.85996.3
<b>UVP in EUR inkl. MwSt</b>	<b>2.529,-</b>

# Trockner

## Baureihe T1 WhiteEdition





\* Enthält Treibhausgas,  
hermetisch geschlossen

### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 643 mm  
(T 1.077 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag links, wechselbar



Bezeichnung	TWL 780 WP	TWH 780 WP*	TWD 640 WP
Gerätekategorie	Platinum	Platinum	Gold
Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
max, Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	Miele@home FragranceDos <sup>2</sup> Wartungsfreier Wärmetauscher SilenceDrum DryCare 40 <b>SteamCare</b> <b>Sprachflexibilität</b> <b>EcoFeedback</b> Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home <b>FragranceDos<sup>2</sup></b> Wartungsfreier Wärmetauscher <b>SilenceDrum</b> <b>DryCare 40</b> Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	<b>Miele@home</b> <b>FragranceDos</b> <b>DryCare 40</b> <b>HygieneDry</b> Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad
Display/Bedienung	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
Blendenneigung	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz/weiß
Bauform	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	C	C
Energieverbrauch /100 Zyklen	101 kWh	101 kWh	107 kWh
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Kondensationseffizienz	94 %	94 %	95 %
Geräusch in dB(A)re1pw	62	62	64
Geräuschemissionsklasse	B	B	B
Programmdauer ECO	3:04 h	3:04 h	3:07 h
EAN	40.02516.45354.3	40.02516.46330.6	40.02516.85992.5
<b>UVP in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.759,-</b>	<b>1.399,-</b>	<b>1.219,-</b>



TWC 640 WP*	TWC 660 WP 125 Edition*	TWB 640 WP*	TWA 520 WP*
<b>Gold</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>	<b>Silver</b>
Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
8,0	8,0	8,0	8,0
Miele@home Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home <b>DryCare 40</b> Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	<b>Miele@home</b> Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung <b>Summer</b> AddLoad	Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung AddLoad
7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, gelb/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, gelb/EasyControl
5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt	5° geneigt
Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Obsidianschwarz/weiß	Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen	Weiß, geschlossen
Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar/Säulenfähig
C	C	C	C
95 kWh	95 kWh	95 kWh	95 kWh
A	A	A	A
95 %	95 %	95 %	95 %
62	64	64	64
B	B	B	B
2:50 h	2:50 h	2:50 h	2:50 h
40.02516.85824.9	40.02516.46276.7	40.02516.88857.4	40.02516.85549.1
<b>1.179,-</b>	<b>1.119,-</b>	<b>1.079,-</b>	<b>979,-</b>

# Trockner

## Baureihe T1 ChromeEdition




\* Enthält Treibhausgas,  
hermetisch geschlossen

### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm  
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag links



Bezeichnung	TEL 795 WP	TEL 785 WP	TEH 795 WP*
Gerätekategorie	Platinum	Platinum	Platinum
Trockentechnologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
max, Beladung in kg	9,0	9,0	9,0
Besondere Merkmale	Miele@home FragranceDos <sup>2</sup> Wartungsfreier Wärmetauscher SilenceDrum DryCare 40 <b>SteamCare</b> <b>Sprachflexibilität</b> <b>EcoFeedback</b> Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home FragranceDos <sup>2</sup> Wartungsfreier Wärmetauscher SilenceDrum DryCare 40 <b>SteamCare</b> <b>Sprachflexibilität</b> <b>EcoFeedback</b> Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home <b>FragranceDos<sup>2</sup></b> Wartungsfreier Wärmetauscher <b>SilenceDrum</b> <b>DryCare 40</b> Trommelbeleuchtung Summer AddLoad
Display/Bedienung	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	1-zeilig, weiß/ComfortSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
Blendenneigung	schräg	gerade	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß mit Chromring	Weiß mit Chromring	Weiß
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Bauform	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	C	C
Energieverbrauch / 100 Zyklen	101 kWh	101 kWh	101 kWh
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A
Kondensationseffizienz	94 %	94 %	94 %
Geräusch in dB(A)re1pw	62	62	62
Geräuschemissionsklasse	B	B	B
Programmdauer ECO	3:04 h	3:04 h	3:04 h
EAN	40.02516.45351.2	40.02516.94474.4	40.02516.88771.3
UVP in EUR inkl. MwSt	<b>1.789,-</b>	<b>1.789,-</b>	<b>1.399,-</b>



TED 655 WP	TEC 655 WP*	TEC 645 WP*	TEB 655 WP*
<b>Gold</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>	<b>Gold</b>
Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
9,0	8,0	8,0 kg	8,0
<b>Miele@home FragranceDos DryCare 40 HygieneDry</b> Wwartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad	Miele@home Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad
7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor	7-Segment, weiß/DirectSensor
schräg	schräg	gerade	schräg
Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Graphitgrau	Graphitgrau	Graphitgrau	Weiß, geschlossen
Unterschiebbar	Unterschiebbar	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterschiebbar
C	C	C	C
107 kWh	95 kWh	95 kWh	95 kWh
A	A	A	A
95 %	95 %	95 %	95 %
64	64	64	64
B	B	B	B
3:07 h	2:50 h	2:50 h	2:50 h
40.02516.94463.8	40.025168.6595.7	40.02516.86651.0	40.02516.86487.5
<b>1.219,-</b>	<b>1.179,-</b>	<b>1.179,-</b>	<b>1.079,-</b>

# Trockner

## Baureihe T1 ChromeEdition



\* Enthält Treibhausgas,  
hermetisch geschlossen

### Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 636 mm  
(T 1.054 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag links



<b>Bezeichnung</b>	<b>TEB 645 WP*</b>
<b>Gerätekategorie</b>	<b>Gold</b>
Trockentechnologie	Wärmepumpe
max. Beladung in kg	8,0
Besondere Merkmale	Miele@home Wartungsfreier Wärmetauscher Trommelbeleuchtung Summer AddLoad
Display/Bedienung	7-Segment, weiß/DirectSensor
Blendenneigung	gerade
Farbe Drehwahlschalter	Weiß
Türdesign	Weiß, geschlossen
Bauform	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig
Energieeffizienzklasse (A-G)	C
Energieverbrauch / 100 Zyklen	95 kWh
Kondensationseffizienzklasse	A
Kondensationseffizienz	95 %
Geräusch in dB(A)re1pw	64
Geräuschemissionsklasse	B
Programmdauer ECO	2:50 h
EAN	40.02516.88858.1
<b>UVP in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.079,-</b>



# Die Produkt-Highlights\* der Waschtrockner



## Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®<sup>1)</sup>

Textilart, Wäschemenge und Verschmutzungsgrad - all das muss für das richtige Dosieren von Waschmittel berücksichtigt werden. Das ist gar nicht so einfach. Deshalb übernimmt dies jetzt Ihre Miele.

Mit TwinDos® können Sie 2 Waschmittelbehälter in den Waschtrockner einsetzen und das Gerät dosiert automatisch die optimale Menge für Ihren Wäscheposten in Abhängigkeit vom gewählten Waschprogramm.

Mit UltraPhase 1 und 2 wird Ihr Gerät zum besten Flüssigwaschmittel-System. TwinDos® dosiert UltraPhase 1 und 2 zum jeweils optimalen Zeitpunkt in den Waschprozess und erzielt so höchste Waschwirkung. Zudem übernimmt TwinDos® die Dosierung so präzise, dass Sie gegenüber einer manuellen Dosierung bis zu 30 % Waschmittel einsparen können.

Beim Kauf eines Waschtrockners mit TwinDos® erhalten Sie **vier Kartuschen UltraPhase 1** und **drei Kartuschen UltraPhase 2** gratis<sup>2)</sup> – das entspricht einem Wert von über 100 € und erspart Ihnen die Waschmittelkosten für mehr als ein halbes Jahr<sup>3)</sup>.

\* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 784 205


2) Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegt dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.

3) Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche




### **Innovative Waschtechnologie PowerWash**

Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.



### **QuickPower**

Durch innovative Technologien genießen Sie exzellente Wasch- und Trockenergebnisse.



### **Single**

Waschen und trocknen Sie Ihr Lieblingsteil je nach Programm in unter einer Stunde.




### **Dampfsystem SteamCare**

Dank SteamCare können Sie Ihre Lieblingskleidung einfach auffrischen und glätten.



### **Miele@home<sup>4)</sup>**

Vernetzen Sie Ihren Waschtrockner mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diesen bequem und intuitiv per App.



### **Thermoschleudern**

Die besondere Kombination aus Warmluft und Schleudern vor dem Trocknen spart Zeit und Strom.

4) Miele@home ist ein separates digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

# Die Produktvorteile aller Waschtrockner



## Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet<sup>1)</sup>

Während manche Automotoren 3.000 Stunden getestet werden, testen wir mit mehr als 19.000 Stunden.



## Wasserschutzgarantie<sup>2)</sup>

Für Sachschäden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System trägt Miele die Kosten – 20 Jahre.



**Wasserschutzsystem**  
WaterControl-System (WCS) : Jeder Miele Waschtrockner verfügt über ein wirkungsvolles Wasserschutzsystem.



## Schontrommel

Die wabenförmige Struktur der Schontrommel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



## AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche bequem nachlegen oder entnehmen.




## Startvorwahl und Restzeitanzeige

Programme passend zum eigenen Tagesablauf starten.



## Knitterschutz

Die Wäsche wird nach dem Programmende aufgelockert und vor Knittern geschützt.



## ProfiEco Motor<sup>4)</sup>

Unsere ProfiEco Motoren mit Inverter Antrieb arbeiten verschleißfrei, leise und energiesparend.



## PIN-Code Verriegelung

Verhindert Fremdbenutzung Ihrer Waschmaschine.



## AutoClean Einspülkasten

Keine Waschmittelreste dank automatischer Spülfunktion.

1) Während der Entwicklungsphase der Waschtrocknerserie WT1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5000 Wasch- und 4000 Trockengängen (= 5 Wach- und 4 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: [miele.de/20Jahre](http://miele.de/20Jahre)

2) Details entnehmen Sie bitte den Wasserschutzgarantiebedingungen im Garantieheft 3) Patent: EP 2 365 120 4) Patent: EP 2 840 679

# Alle Symbole für Wäschetrockner auf einen Blick

## Energieeffizienz



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – G für durchgängiges Waschen und Trocknen angezeigt.



Es werden die Energieeffizienzklassen von A – G für Waschen angezeigt.

## Trommelart/Beladungsmenge



Schontrommel, 9 kg waschen und 6 kg trocknen

## Dosiersystem



Beste Reinigungsergebnisse dank Miele 2-Phasen-System und komfortabler Dosierung.



Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.

## PowerWash



Höchste Waschleistung und Schnelligkeit kombiniert mit höchster Energieeffizienz, für die große und kleine Wäsche.

## Fleckenoption






Intensive Reinigung: Der Waschvorgang wird an die Behandlung von Flecken angepasst.

## Glättfunktionen




50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Wasch- oder Trockenprogramm oder als separates Glättprogramm.

# Waschtrockner






## Abmessungen:

B 596 x H 850 x T 637 mm  
(T 1.055 mm bei geöffneter Tür)  
Türanschlag rechts



Bezeichnung	WTD 165 WPM Excellence	WTW 870 WPM	WTR 870 WPM
Gerätekategorie	Gold	Diamond	Diamond
Beladung in kg beim Waschen/Trocknen	8,0/5,0	9,0/6,0	8,0/5,0
Schleuderdrehzahl in U/min	1500	1600	1600
Besondere Merkmale	<b>Miele@home</b> Waterproof-Metal	<b>TwinDos</b> <b>PowerWash</b> <b>Beladungsanzeige</b> <b>Dosierempfehlung</b> <b>Miele@home</b> Waterproof Metal Trommelbeleuchtung SteamCare Summer Fleckenoption	<b>TwinDos</b> <b>PowerWash</b> <b>Miele@home</b> Waterproof Metal Trommelbeleuchtung SteamCare Summer Fleckenoption
Display/Bedienung	7-Segment, weiß/ DirectSensor	M Touch	M Touch
Blendenneigung	gerade	schräg	schräg
Farbe Drehwahlschalter	Weiß	-	-
Türdesign	Graphitgrau	Chrom	Chrom
Bauform	Unterbaubar/ Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterschiebbar Tiefe 714 mm (T 1.132 mm bei geöffneter Tür)	Unterschiebbar/Säulenfähig
Nur Waschen:	Energieeffizienzklasse (A - G) A Energieverbrauch/100 Zyklen 47 kWh Wasserverbrauch/Zyklus 47 l Programmdauer ECO40-60 219 Min.	A 49 kWh 48 l 199 Min.	A 46 kWh 47 l 219 Min.
Waschen und Trocknen:	Energieeffizienzklasse (A - G) D Energieverbrauch/100 Zyklen 266 kWh Wasserverbrauch/Zyklus 68 l Programmdauer ECO40-60 389 Min.	D 307 kWh 73 l 439 Min.	D 262 kWh 68 l 389 Min.
Schleuderkategorie	B	A	A
Geräusch in db(A) re1pw	71	69	69
Geräuschemissionsklasse	A	A	A
EAN	40.02516.36273.9	40.02516.36270.8	40.02516.36276.0
<b>UVP in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.799,-</b>	<b>2.819,-</b>	<b>2.419,-</b>



WTR 860 WPM	WTI 360 WPM	WTD 160 WCS
<b>Diamond</b>	<b>Platinum</b>	<b>Gold</b>
8,0/5,0	8,0/5,0	8,0/5,0
1600	1600	1500
<b>TwinDos</b> <b>PowerWash</b> <b>Miele@home</b> Waterproof Metal Trommelbeleuchtung- SteamCare Summer Fleckenoption	<b>PowerWash</b> <b>Miele@home</b> Waterproof Metal Trommelbeleuchtung, SteamCare Summer	<b>Miele@home</b> <b>Watercontrol-System</b>
M Touch	1-zeilig, weiß	7-Segment, weiß/ DirectSensor
gerade	gerade	gerade
-	Weiß mit Chromring	Weiß
Chrom	Chrom	Graphitgrau
Unterbaubar/ Unterschiebbar/Säulenfähig	Unterbaubar/Unterschiebbar/ Säulenfähig	Unterbau/Unterschiebbar/ Säulenfähig
A 46 kWh 47 l 219 Min.	A 46 kWh 47 l 219 Min.	A 47 kWh 47 l 219 Min.
D 262 kWh 68 l 389 Min.	D 262 kWh 68 l 389 Min.	D 266 kWh 68 l 389 Min.
A 69 A	A 69 A	B 71 A
40.02516.36321.7	40.02516.35327.0	40.02516.36257.9
<b>2.419,-</b>	<b>2.219,-</b>	<b>1.719,-</b>

# Ausstattungsübersicht Waschmaschinen und Wäschetrockner

Gerät		Allgemein			Effizienz				Bedienkomfort			
		Seite	max. Beladungsmenge in kg	Schleuderdrehzahl in U/min	Energieeffizienzklasse (A-G)	Warmwasseranschluss	SmartMatic	Eco-Feedback	TwinDos	Miele@home	LED-Trommelbeleuchtung	AmbientLight
Nova Edition	WQ 1200 WPS Nova Edition	22	9	1400	A (-20%) <sup>1)</sup>	•	•		•	•	•	•
	WQ 1000 WPS Nova Edition	22	9	1600	A	•	•		•	•	•	•
WhiteEdition	WWJ 880 WPS	23	9	1600	A (-20%) <sup>1)</sup>			•	•	•	•	
	WWG 760 WPS	23	9	1400	A	•			•	•		
	WWE 380 WPS EnergyHero	23	8	1400	A (-40%) <sup>3)</sup>					•		
	WWG 880 WPS / WCS	24	9	1400	A (-20%) <sup>1)</sup>				• <sup>4)</sup>	•		
	WWD 380 WCS / WPS	24	9	1400	A (-20%) <sup>1)</sup>					•		
	WWB 360 WPS / WCS	25	8	1400	A (-20%) <sup>1)</sup>					•		
	WWA 120 WPS / WCS	25	8	1400	A (-10%) <sup>2)</sup>							
ChromeEdition	WEJ 895 WPS	26	9	1600	A (-20%) <sup>1)</sup>			•	•	•	•	
	WEJ 885 WPS	26	9	1600	A (-20%) <sup>1)</sup>			•	•	•	•	
	WEG 895 WPS	26	9	1400	A (-20%) <sup>1)</sup>				• <sup>4)</sup>	•		
	WEG 885 WPS	27	9	1400	A (-20%) <sup>1)</sup>				• <sup>4)</sup>	•		
	WED 395 WPS	27	9	1400	A (-20%) <sup>1)</sup>					•		
	WEB 375 WPS	27	8	1400	A (-20%) <sup>1)</sup>					•		
	WEB 365 WPS	27	8	1400	A (-20%) <sup>1)</sup>					•		
	WDD 131 WPS GuideLine	28	8	1400	A							
Wäschetrockner	WTB 165 WPM Excellence	49	8/5	1500	D/A					•		
	WTW 870 WPM	48	9/6	1600	D/A				•	•	•	
	WTR 870 WPM	48	8/5	1600	D/A				•	•	•	
	WTR 860 WPM	49	8/5	1600	D/A				•	•	•	
	WTI 360 WPM	49	8/5	1600	D/A					•	•	
	WTD 160 WCS	49	8/5	1500	D/A					•		

<sup>1)</sup> 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

<sup>2)</sup> 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

<sup>3)</sup> 40 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

<sup>4)</sup> zur ausschließlichen Benutzung mit Miele UltraPhase-Waschmittel



# Ausstattungsübersicht Trockner

Gerät		Allgemein		Effizienz			Bedienkomfort					
		Seite	max. Beladungs- menge in kg	Energieeffizienz- klasse (A - G)	Kondensations- effizienzklasse	EcoFeedback	Miele@home	Wash2Dry	LED-Trommel- beleuchtung	AmbientLight	MotionReact	ComfortOpen
Nova Edition	TQ 1000 WP Nova Edition	37	9	B	A	•	•	•	•	•	•	•
WhiteEdition	TWL 780 WP	38	9	C	A	•	•	•	•			
	TWH 780 WP	38	9	C	A		•	•	•			
	TWD 640 WP	38	9	C	A		•	•	•			
	TWC 640 WP	39	8	C	A		•	•	•			
	TWC 660 WP 125 Edition	39	8	C	A		•	•	•			
	TWB 640 WP	39	8	C	A		•	•	•			
	TWA 520 WP	39	8	C	A				•			
ChromeEdition	TEL 795 WP	40	9	C	A	•	•	•	•			
	TEL 785 WP	40	9	C	A	•	•	•	•			
	TEH 795 WP	40	9	C	A		•	•	•			
	TED 655 WP	41	9	C	A		•	•	•			
	TEC 655 WP	41	8	C	A		•	•	•			
	TEC 645 WP	41	8	C	A		•	•	•			
	TEB 655 WP	41	8	C	A		•	•	•			
	TEB 645 WP	42	8	C	A		•	•	•			



# Waschmaschinen Waschprogramme

Waschprogramme		Nova Edition		WhiteEdition						ChromeEdition				
		WQ 1200 WPS Nova Edition	WQ 1000 WPS Nova Edition	WWJ 880 WPS	WWG 760 WPS	WWE 380 WPS EnergyHero	WWG 880 WPS WWG 880 WCS	WWD 380 WPS WWD 380 WCS	WWB 360 WPS WWB 360 WCS	WWA 120 WPS WWA 120 WCS	WEI 895 WPS	WEI 885 WPS	WEG 895 WPS	WEG 885 WPS
Seite		22	22	23	23	23	24	24	25	25	26	26	26	27
max. Beladungsmenge in kg		9	9	9	9	8	9	9	8	8	9	9	9	9
Standardprogramme	Automatic													
	Automatic plus			•	•						•	•		
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ECO 40-60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Express													
	Express 20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seide	•	•	•	•						•	•		
Spülen / Stärken			•	•						•	•			
Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Spezialprogramme	Bettwäsche	•	•											
	Daunen			•							•	•		
	Daunen/Bettdecken	•	•											
	Dunkle Wäsche													
	Dunkles/jeans	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		
	Federbetten			•										
	Gardinen			•							•	•		
	Gardinen/Vorhänge	•	•											
	Hemden/Blusen	•	•											
	Imprägnieren	•	•	•	•				•	•	•	•		
	Jeans													
	Kopfkissen			•							•	•		
	Neue Kleidung	•	•											
	Neue Textilien			•							•	•		
	Nur Schleudern	•	•											
	Nur Spülen	•	•											
	Nur Vorbügeln	•	•											
	Oberhemden			•	•			•	•	•	•	•	•	•
Outdoor	•	•	•	•					•	•	•	•	•	
QuickPower-Wash	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SmartMatic	•	•												
Sportschuhe	•	•												
Sportwäsche	•	•	•	•						•	•			
Hygiene	Baumwolle Hygiene			•							•	•		
	Maschine reinigen	•	•	•	•						•	•		
	Trommel reinigen	•	•											
Dampf	Auffrischen			•		•	•				•	•	•	•
	Finish Dampf			•							•	•		
	PowerFresh	•	•											
Extras/Optionen	AllergoWash			•	•						•	•		
	Einweichen	•	•	•	•					•	•	•		
	Energiesparen	•	•											
	Extra Leise	•	•	•	•						•	•		
	Extra Schonend			•	•						•	•		
	Flecken			•							•	•		
	Hygiene plus	•	•											
	Intensiv			•	•						•	•		
	Kurz / Quick	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SingleWash	•	•	•	•						•	•	•	•
	Vorbügeln	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Vorwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Wasser +			•	•	•					•	•		
max. Anzahl zus. Spülgänge	3	3												



# Trockner

## Trocknerprogramme

Trockenprogramme		Nova Edition	WhiteEdition						ChromeEdition						
		TQ 1000 WP Nova Edition	TWL 780 WP	TWH 780 WP	TWD 640 WP	TWC 640 WP	TWC 660 WP 125 Edition	TWB 640 WP	TWA 520 WP	TEL 795 WP	TEL 785 WP	TEH 795 WP	TED 655 WP	TEC 655 WP	TEC 645 WP
Seite		37	38	38	38	39	39	39	39	40	40	40	41	41	41
max. Beladungsmenge in kg		9	9	9	9	8	8	8	8	9	9	9	9	8	8
Standardprogramme	Automatic	•													
	Automatic plus		•							•	•				
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ECO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Express	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	Finish Seide	•	•							•	•				
	Finish Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seide														
Wolle	•														
Spezialprogramme	Bettwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Daunen / Bettdecken	•													
	DryFresh	•													
	Extra leise														
	Finish Dampf		•							•	•				
	Glätten	•													
	Hemden/Blusen	•													
	Imprägnieren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Jeans	•	•						•	•	•				
	Kopfkissen		•							•	•				
	Kopfkissen groß														
	Korbprogramm	•	•							•	•				
	Lüften kalt	•	•							•	•				
	Lüften warm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oberhemden		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Outdoor	•	•							•	•				
	PowerFresh	•													
QuickPower															
QuickPowerDry	•														
Sportwäsche	•	•							•	•					
Vorbügeln		•							•	•					
Hygiene	Baumwolle Hygiene														
	HygieneDry*		•	•						•	•	•			
	QuickHygiene	•													
Extras	Auffrischen														
	DryCare 40	•	•	•	•					•	•	•	•		
	DryFresh		•							•	•				
	Energiesparen	•													
	PowerFresh		•							•	•				
	Schonen + Vorbügeln	•				•	•	•	•					•	•



# Die Produkt-Highlights\* des Dampfbügelsystems FashionMaster



## Kauf ohne Risiko!

Testen Sie jetzt den Miele FashionMaster 30 Tage lang und überzeugen Sie sich von den herausragenden Stärken unseres Dampfbügelsystems. Sollten Sie von unserem Produkt nicht überzeugt sein, können Sie es innerhalb der Frist zurückgeben und wir erstatten Ihnen den Kaufpreis zurück. Mehr dazu erfahren Sie in den Teilnahmebedingungen unter [miele.de/fashionmaster-gzg](https://miele.de/fashionmaster-gzg).

Sofern Sie über keinen Internetzugang verfügen, kontaktieren Sie uns für die Rückgabe bitte unter der Telefonnummer 05241 / 89-66812.



## Bügelsohle mit Wabenstruktur<sup>1)</sup>

In Miele Waschmaschinen und Trocknern sorgt sie schon für einzigartige Wäscheschonung: die patentierte Schontrummel mit Wabenstruktur. Dasselbe Prinzip sorgt auch beim FashionMaster für den feinen Unterschied. Die einzigartige Wabensohle erzielt beste Bügelergebnisse bei optimaler Wäscheschonung. Anders als bei herkömmlichen Bügeleisen verteilt sich der Dampf schnell und gleichmäßig durch die kleinen Kanäle zwischen den Waben über die gesamte Bügelsohle. Der dabei entstehende Dampfllim lässt das Bügeleisen ganz sanft und dabei trotzdem effektiv über Ihre Wäsche gleiten.



### Steamer

Schön handlich: Hängende Textilien wie Kleider, Sakkos oder Gardinen werden schonend geglättet und aufgefrischt.



### Dampf

Mehr als nur heiße Luft: 4 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergebnisse in Profiqualität.



### 1-2-Lift-System

Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem<sup>2)</sup> 1-2-Lift-System.



### Aktiver Bügeltisch

Beste Bügelergebnisse: Aufblas- und Absaugfunktion sorgen für optimalen Dampfeinsatz und Position der Kleidung.



### Laufrollen

Mobil und wendig: Der FashionMaster lässt sich mühelos transportieren und folgt Ihnen, wohin Sie wollen.



### Aufbewahrungsfächer

All-in-one: In den Aufbewahrungsfächern für Bügeleisen und Zubehör kann alles ordentlich verstaut werden.

\* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung

1) Patent: EP 2 233 632

2) Patent: EP 2 169 108

# Die Produktvorteile aller Dampfbügelysteme FashionMaster



## Mehrlagiges Bügeln

Mehrlagige Wäsche lässt sich in einem Zuge glätten. Wenden? Nicht nötig!



## Stufenlose Höheneinstellung

Die eingebaute Gasdruckfeder bringt den Bügeltisch auf perfekte Arbeitshöhe. (83 bis 102 cm).



## Aufblasfunktion

Durch das Luftkissen werden Textilien geglättet, aber nicht geplättet.



## Absaugfunktion

Textilien werden durch Absaugen stärker mit Dampf durchdrungen, fixiert und perfekt geglättet.



## Comfortzone

Ohne Umlegen der Schulterpartie bügeln Sie ein komplettes Hemden- oder Blusenvorderteil.



## Wassertank

Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,25 l – genug für eine volle Stunde Bügelzeit.



## Display

Das Display informiert über den Gerätestatus und erinnert z. B. an das Nachfüllen des Wassers.



## Automatisches Spülen


Durch die Spülfunktion wird der Verdampfer von Mineralstoffrückständen befreit.



Exklusiv bei Miele

## Geführtes Entkalken

Das Gerät startet auf Knopfdruck nach Einfüllen des Entkalkers automatisch.



## CoolDown-Funktion

Wird das Bügeleisen nicht genutzt, schaltet es nach 3 Minuten automatisch ab.

# Dampfbügelssystem FashionMaster



## Abmessungen:

B 1.480 x H 97 x T 470 mm  
(B 370 x H 1.280 x T 470 mm  
zusammengeklappt)



## Abmessungen Bügelfläche:

B 1.200 x T 400 mm

Bezeichnung	B 4847	B 4312
Besondere Merkmale	<b>Dampf mit 4,0 bar Steamer</b> <b>2 Gebläsestufen</b> 100 g Dampf/min brombeerroter Premium-Bügeltischbezug	100 g Dampf/min
Display	1-zeilig, weiß	1-zeilig, weiß
EAN	40.02516.52645.2	40.02516.52647.6
<b>UVP in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.999,-</b>	<b>1.759,-</b>

# Die Produktvorteile aller Bügelmaschinen



**Hoher Anpressdruck**  
Mit einem Druck von  $0,35 \text{ N/m}^2$  schneller glatte Wäsche.



**Textilgereche Temperaturwahl**  
Einstellung analog zum Pflegeetikett schont die Textilien.



**83 cm Bügelwalze**  
Große Wäschestücke lassen sich schnell bügeln.



**Variable Walzengeschwindigkeit**  
Anpassung an die Wäsche und das eigene Arbeitstempo.




**Rundum freies Walzenende**  
Kein Stau. Kein Aufwickeln.



**Großer Stapelraum**  
Fängt die Wäsche locker auf - ganz ohne Knitter.



**Komfortable Ablagestange**  
Ideal zum Abkühlen und Nachtrocknen.



**Fingerschutzautomatik**  
Gefahrlose Bedienung.



**Notentriegelung**  
Perfekter Schutz für die Wäsche.





**Platzsparende Aufbewahrung**  
Benötigt nur  $0,2 \text{ m}^2$  Stellfläche.

# Bügelmaschinen



## Abmessungen:

B 985 x H 959 x T 380 mm  
(B 500 x H 1.055 x T 380 mm  
zusammengeklappt)



Bezeichnung	B 995 D	B 990
Besondere Merkmale	<b>Dampffunktion</b> Füllmenge Wassertank: 0,84 l Betrieb mit Leitungswasser	—
EAN	40.02514.44369.0	40.02514.44363.8
<b>UVP in EUR inkl. MwSt</b>	<b>1.979,-</b>	<b>1.799,-</b>

## Standard Waschmittel für alle Baureihen



**UltraWhite Pulverwaschmittel 2,7 kg**  
M.-Nr. 10199770  
EAN 4002515620069  
**19,95 €\* (1 WL = 0,48 €)**



**UltraColor Flüssigwaschmittel 1,5 l**  
M.-Nr. 12900920  
EAN 4002516531494  
**11,95 € (1 WL = 0,44 €)**



**UltraColor Sensitive 1,5 l**  
M.-Nr. 11987300  
EAN 4002516531708  
**14,95 €\* (1 WL = 0,40 €)**



**WoolCare Feinwaschmittel 1,5 l**  
M.-Nr. 11979160  
EAN 4002516531210  
**13,95 €\* (1 WL = 0,38 €)**



**UltraSoft Weichspüler 1,5 l**  
M.-Nr. 11986970  
EAN 4002516531340  
**9,95 €\* (1 L = 6,6333 €)**



**UltraColor Refresh Elixir 1,5 L**  
M.-Nr. 12138040  
EAN 4002516612759  
**11,95 €\* (1 WL = 0,44 €)**



**UltraColor FloralBoost 1,5 L**  
M.-Nr. 12277350  
EAN 4002516680598  
**11,95 €\* (1 WL = 0,44 €)**



**Set Ultra White / UltraColor**  
M.-Nr. 12158220  
EAN 4002516620310  
**49,95 €\* (1 WL = 0,44 €)**

## Spezialwaschmittel für alle Baureihen



**UltraDark 1,5 l**  
M.-Nr. 11986740  
EAN 4002516531647  
**13,95 €\* (1 WL = 0,23 €)**



**Sport 1,5 l**  
M.-Nr. 12111930  
EAN 4002516602835  
**13,95 €\* (1 WL = 0,47 €)**



**SneakerTabs Schuhwaschmittel**  
M.-Nr. 12841520  
EAN 4002516901310  
**19,95 €\* (1 WL = 0,47 €)**




**StarterKit SneakerWash**  
M.-Nr. 12850790  
EAN 4002516918677  
**59,95 €\* (1 WL = 0,47 €)**

## Caps für spezielle Anwendungen

**EasyOpen - Cap zum Öffnen - dosierbar in allen Waschmaschinen. Wie gewohnt ist eine automatische Dosierung mit CapDosing in allen W1 und WT1 Modellen weiterhin möglich.**



**Caps WoolCare 9er Pack**  
M.-Nr. 11485710  
EAN 4002516377078  
**7,45 €\* (1 WL = 0,83 €)**



**Caps Impraprotect 3er Pack**  
M.-Nr. 11648250  
EAN 4002516381457  
**14,95 €\* (1 WL = 4,98 €)**




**Caps CottonRepair 3er Pack**  
M.-Nr. 11485810  
EAN 4002516380542  
**14,95 €\* (1 WL = 4,98 €)**



**Caps Weichspüler AQUA, 9er Pack**  
M.-Nr. 11486030  
EAN 4002516374176  
**6,45 €\* (1 WL = 0,72 €)**



**Caps Weichspüler COCOON, 9er Pack**  
M.-Nr. 11486080  
EAN 4002516374541  
**6,45 €\* (1 WL = 0,72 €)**




### Caps Weichspüler NATURE, 9er Pack

M.-Nr. 11486060

EAN 4002516374206

**6,45 €\*** (1 WL = 0,72 €)




### Caps Sport 6er Pack

M.-Nr. 12014050

EAN 4002516547495

**7,45 €\*** (1 WL = 1,24 €)




### Caps Booster 6er Pack

M.-Nr. 11648330

EAN 4002516380702

**7,45 €\*** (1 WL = 1,24 €)




### Caps SilkCare 6er Pack

M.-Nr. 11485770

EAN 4002516379027

**7,45 €\*** (1 WL = 1,24 €)




### Caps DownCare 6er Pack

M.-Nr. 12014000

EAN 4002516546900

**7,45 €\*** (1 WL = 1,24 €)



### Caps Outdoor 6er Pack

M.-Nr. 12014110

EAN 4002516547716

**7,45 €\*** (1 WL = 1,24 €)

## Waschmittel für Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos



### Kartusche UltraPhase 1

M.-Nr. 11887240

EAN 4002516495710

**15,50 €\*** (1 WL = 0,42 €)



### Kartusche Ultra- Phase 1 Refresh Elixir

M.-Nr. 12080810

EAN 4002516612155

**15,50 €\*** (1 WL = 0,42 €)



### Kartusche Ultra- Phase 1 FloralBoost

M.-Nr. 12280210

EAN 4002516671411

**15,50 €\*** (1WL = 0,42 €)



### Kartusche Ultra- Phase 2 Universell

M.-Nr. 12517010

EAN 4002516777977

**15,50 €\*** (1 WL = 0,31 €)



### Kartusche Ultra Phase 1 Sensitive

M.-Nr. 11716850

EAN 4002516411871

**16,50 €\*** (1 WL = 0,46 €)



### Kartusche Ultra Phase 2 Sensitive

M.-Nr. 11716920

EAN 4002516419396

**16,50 €\*** (1 WL = 0,26 €)



### Set Kartusche 6 Stück

M.-Nr. 11912480

EAN 4002516516460

**91,90 €\***



### Set Kartusche Sensitive

M.-Nr. 11683530

EAN 4002516453161

**99,00 €\***



### Set Kartusche Refresh Elixir

M.-Nr. 12275880

EAN 400251667197

**91,90 €\***



### Set Kartusche FloralBoost

M.-Nr. 12282430

EAN 4002516672524

**91,90 €\***

# Zubehör Wäschepflege

## Waschmittel für Waschmaschinen W2 NovaEdition



### Kartusche UltraPhase 1 All in Two

M.-Nr. 12694910

EAN 4002516852315

**17,50 €\*** (1 WL = 0,47 €)

### Set Kartusche 5 Stück

M.-Nr. 12695630

EAN 4002516856726

**79,90 €\***

## Duftflakons für Trockner T1 und Wäscheschrank Aerium



### AQUA 12,5 ml

M.-Nr. 12020900

EAN 4002516561156

**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### COCOON 12,5 ml

M.-Nr. 12023450

EAN 4002516561255

**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### NATURE 12,5 ml

M.-Nr. 10234440

EAN 4002515635605

**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### ORIENT 12,5 ml

M.-Nr. 12022200

EAN 4002516561026

**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### ROSE 12,5 ml

M.-Nr. 12022170

EAN 4002516559795

**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)

## Duftflakon Sets



### White Flower Sensitive, 12,5 ml

M.-Nr. 11047270

EAN 4002516118503

**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### DryFresh mit FreshplexTM, 12,5 ml

M.-Nr. 12026880

EAN 4002516561125

**12,95 €\*** (1 Vorgang = 0,26 €)



### Set AQUA 3er Pack

M.-Nr. 12021590

EAN 4002516560982

**32,90 €\*** (1 Vorgang = 0,22 €)



### Set COCOON 3er Pack

M.-Nr. 12023720

EAN 4002516551140

**32,90 €\*** (1 Vorgang = 0,22 €)



### Set NATURE 3er Pack

M.-Nr. 11614620

EAN 4002516371960

**32,90 €\*** (1 Vorgang = 0,22 €)



### Set DryFresh 3er Pack

M.-Nr. 12026040

EAN 4002516561200

**32,90 €\*** (1 Vorgang = 0,22 €)



### Set Selection AQUA-NATURE-COCOON

M.-Nr. 12033100

EAN 4002516561514

**32,90 €\*** (1 Vorgang = 0,22 €)

## Pflegeprodukte



**Entkalker**  
250 g

M.-Nr. 10130980  
EAN 4002515584538  
**14,95 €\* (1 KG = 59,80 €)**



**IntenseClean**  
Maschinenreiniger  
200 g

M.-Nr. 12982850  
EAN 4002516980568  
**14,95 €\* (1 KG = 74,75 €)**



**Entkalkungstabletten**  
FashionMaster  
6 Stück


M.-Nr. 10178330  
EAN 4002515608579  
**19,95 €\* (1 St = 3,33 €)**



**Kartusche**  
TwinDosCare  
1,44 l


M.-Nr. 11171420  
EAN 4002516200079  
**12,95 €\* (1 L = 8,99 €)**

## Wasch-Trocken-Verbindungssätze zur Kombination mit W1 / T1 Geräten




**WTV 511**  
mit Schublade und  
Arbeitsplatte

M.-Nr. 9351780  
EAN 4002515156742  
**245,- €\* (1 KG = 59,80 €)**




**WTV 512**  
mit Schublade und  
Arbeitsplatte

M.-Nr. 9351790  
EAN 4002515156742  
**245,- €\* (1 KG = 74,75 €)**



**WTV 501**

M.-Nr. 9256130  
EAN 4002515105917  
**69,- €\* (1 St = 3,33 €)**



**WTV 502**

M.-Nr. 9256140  
EAN 4002515105924  
**69,- €\* (1 St = 3,33 €)**

## Wasch-Trocken-Verbindungssätze zur Kombination mit W2 / T2 Geräten



**WTV 601**

M.-Nr. 11697960  
EAN 4002516855804  
**69,- €\* (1 St = 3,33 €)**



**WTV 611**  
mit Schublade und  
Arbeitsplatte


M.-Nr. 11697970  
EAN 4002516855910  
**245,- €\* (1 St = 3,33 €)**

## Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen

		Trockner		
		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition	T2 NovaEdition
Waschmaschinen	W1 ChromeEdition W1 Classic	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 601 WTV 611
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 601 WTV 611
	W Classic W 3000/ 5000 gerade Blende	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 601 WTV 611
	W Classic W 3000/ 5000 schräge Blende	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 601 WTV 611
	W2 NovaEdition	WTV 511	WTV 512	WTV 601 WTV 611


<sup>1)</sup> Edelstahl

## Zubehör für den Unterbau




**UBS W1/G**

für W1 ChromeEdition, W1  
Classic mit gerade Blende  
M.-Nr. 9709940  
EAN 4002515388501  
**74,- €\* (1 St = 3,33 €)**



**UBS T1/G**

für T1 ChromeEdition, T1  
Classic mit gerade Blende  
M.-Nr. 9710050  
EAN 4002515394427  
**73,- €\* (1 St = 3,33 €)**



**Höhenausgleichs-**  
**rahmen**

für Trockner TDB 150 C  
und T 8703  
M.-Nr. 3857292  
EAN 4002512389228  
**245,- €\* (1 St = 3,33 €)**



**WTS 610**

für W1, W1 Classic, T1,  
T1 Classic, WT1, W2 und T2  
(außer WTZH und WTW)  
M.-Nr. 12349900  
EAN 4002516730538  
**479,- €\* (1 St = 3,33 €)**

# Zubehör Wäschepflege

## Trocknerkörbe




### TRK 555

für T1, T1 Classic

M.-Nr. 9614800

EAN 4002515315941

74,- €\*



### TRK 111

für Trockner TDB 150 C  
und T 8703

M.-Nr. 6407550

EAN 4002514144535

74,- €\*



### TRK 655

für Trockner  
T2 NovaEdition

M.-Nr. 12510530

EAN 4002516797630

74,- €\*

## Sonstiges Zubehör für Waschmaschinen



### Wasser- und Ablaufverlängerung 1,5 m

M.-Nr. 6390850

EAN 4002513771039

149,- €\*



### Wasserablauf-Adapter WTDA 600

für den gleichzeitigen Anschluss von Waschmaschine  
(Wasserablauf) und Trockner (Integrierte Kondenswasser  
Ableitung) an Hauswasserablauf

M.-Nr. 12539980

EAN 4002516803065

35,- €\*

## Einsatz für Flüssigwaschmittel für Waschmaschinen W1



### Behälter 1 TwinDos zur Verwendung marktüblicher Waschmittel mit TwinDos

M.-Nr. 12666700

EAN 4002516840732

30,95 €\*



### Behälter 2 TwinDos zur Verwendung marktüblicher Waschmittel mit TwinDos

M.-Nr. 12666710

EAN 4002516840749

30,95 €\*



### EFW 100

zur optimalen Dosierung von  
Flüssigwaschmittel bei Start-  
vorwahl oder Vorwäsche

M.-Nr. 11221580

EAN 4002516195948

16,95 €\*

## Zubehör für FashionMaster



### Steamer/Steamjet ST 30

M.-Nr. 10569390

EAN 4002515795835

216,- €\*

## Bügeltücher für Bügelmaschinen



### Waves

M.-Nr. 7459620

EAN 4002514604923

88,- €\*




### Sunshine

M.-Nr. 7453800

EAN 4002514604213

88,- €\*



### Moonshine





M.-Nr. 7459640

EAN 4002514604930

88,- €\*

# PROFESSIONAL

Waschmaschinen, Trockner und Mangeln für gewerbliche Anwendungen.





# Wer profitiert von der **PRO Series**?

Vom kleinen inhabergeführten Café über den selbstständigen Handwerker bis hin zur Großfamilie mit landwirtschaftlichem Betrieb: Überall, wo der Bedarf an Aufbereitungslösungen über das alltägliche Maß hinaus geht, stellt PRO Series das Mehr an Leistung, Effizienz und Hygiene.


Viele Anwender, für die eine professionelle Miele Lösung die richtige wäre, sind sich dessen gar nicht bewusst. Doch die Vorteile liegen klar auf der Hand: PRO Series Geräte sind speziell für gewerblich bedingte Anwendungen entwickelt worden. Programmlaufzeiten sowie der Wasser- und Energieeinsatz sind hinsichtlich einer mehrmaligen Nutzung pro Tag optimiert.

Unsere professionellen Aufbereitungslösungen werden hohen Anforderungen an Sauberkeit und hygienische Reinheit gerecht – selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, wie sie bei der handwerklichen Arbeit in einer Bäckerei oder Werkstatt auftreten können. Aufbereitungsprozesse werden mit effizientem Einsatz von Energie, Wasser und Prozesschemikalien durchgeführt.

Dabei legen wir von Anfang an Wert auf beste Materialauswahl für langlebige Produkte. Im Fall der Fälle steht unser zuverlässiger Miele Service oder ein Miele Servicepartner innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung. Die sprichwörtliche Miele Qualität gilt auch für Ersatzteile und – sind noch bis zu 15 Jahre verfügbar, nachdem das Produkt aus dem Sortiment genommen wurde.

## **Und wenn noch mehr Leistung gefragt ist:**

Bei Miele Professional finden Sie auch Waschmaschinen bis 35 kg und Trockner bis 44 kg Fassungsvermögen sowie dazu passende Mangeln bis 3.500 mm Walzenbreite. Im gewerblichen Geschirrspülen bieten wir Ihnen weitere Varianten der MasterLine Spülmaschinen sowie Geschirrspüler mit Tanksystem für größere Spülaufgaben an.



## In **vielen Bereichen** können wir **professionell** **unterstützen**

### **Entdecken Sie die Möglichkeiten der Miele PRO Series für diverse Einsatzbereiche:**

- Handwerksbetriebe, wie Friseursalons, Bäckereien, Metzgereibetriebe, Werkstätten
- Kleine Hotels und Pensionen, Sportvereine, Massagesalons, Kosmetikstudios
- Kindertagesstätten, Schulen
- Campingplätze, Mehrfamilienhäuser
- Größere Privathaushalte

... und viele mehr!



# PRO Series Wäscheprofis

Herkömmliche Haushaltswaschmaschinen geraten schnell an ihre Grenzen. Um eine materialschonende und zugleich effiziente Reinigung zu erzielen, lohnt der Einsatz von Waschmaschinen und Trocknern auf professionellem Niveau. Dank einer vielfältigen Programmauswahl gehen die Geräte selbst auf hartnäckige Verschmutzungen und empfindliche Textilien optimal ein.



Sehr kurze Laufzeit



Patentierte Technologien



Intuitive Bedienung



Robuste Materialien



Niedrige  
Verbrauchswerte



Planungssicherheit



Optimale Ergonomie



Wasch- und Pflegemittel  
ProCare Tex



PDR 1108



PWM 1108

## SmartBiz


- Lebensdauer getestet auf 15.000 Betriebsstunden oder 10.000 Zyklen
- Schnell einsatzfähig dank Plug & Play
- Einstiegsgerät für die professionelle Wäschepflege
- Für bis zu drei Aufbereitungsvorgänge pro Tag
- Waschmaschine ist optional mit automatischer Waschmitteldosierung TwinDos verfügbar

PWM 508, PDR 508



## Kleine Riesen

- Lebensdauer getestet auf 30.000 Betriebsstunden<sup>1</sup>
- Kurze Reinigungszeiten: nur 49 Minuten Waschdauer<sup>2</sup>
- Große Auswahl zielgruppen-spezifischer Programme
- Bis zu 29 unterschiedliche Sprachen
- Anbindung an Kassiersysteme möglich
- Anschluss für Dosierpumpen und -Systemen bei Waschmaschinen
- Optional auch in Edelstahl erhältlich



PDR 510



PWM 509

## Benchmark Machines<sup>3</sup>

- Lebensdauer getestet auf 30.000 Betriebsstunden<sup>1</sup>
- Kurze Reinigungszeiten: nur 49 Minuten Waschdauer<sup>2</sup>
- Große Auswahl zielgruppenspezifischer Programme
- Bis zu 31 unterschiedliche Sprachen
- Anbindung an Kassiersysteme möglich
- Waschmaschinen mit automatischem Türverschluss (OneFingerTouch)
- Ergonomisches Be- und Entladen dank sehr großer Türöffnung
- Anschluss für Dosierpumpen und -Systeme bei Waschmaschinen

<sup>1</sup> 30.000 gilt für Waschmaschinen

<sup>2</sup> bei Anschluss an Warmwasser und 400V

<sup>3</sup> Nicht für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet

# Waschmaschinen

SmartBiz

Beladung 8 kg / Steuerung DirectSensor

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



Technische Daten	PWM 1108
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	300
<b>Leistungsdaten</b>	
Füllgewicht [kg]	8,0
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	64
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1400
g-Faktor	535
Restfeuchte [%]	49
<b>Steuerung/Programme</b>	
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung	◆
Startvorwahl bis zu 24 Std.	◆
Mobile Start	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A-10% / B
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang des Programs „ECO 40-60“ in dB(A) re 1 pW	A
<b>Wasseranschlüsse</b>	
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆
Ablaufpumpe (DP) DN 22	◆
<b>Antrieb/Elektroanschlüsse</b>	
AC 230 V 50 Hz	◆
Heizung [kW]	1,9 – 2,2
Gesamtanschluss [kW]	2,1 – 2,4
Absicherung [A]	1 x 10
<b>Dosiereinrichtung</b>	
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆
Automatische Dosierung mit TwinDos	0
<b>Maße, Gewicht</b>	
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	91
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◆
<b>Außenverkleidungen</b>	
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆
<b>Programmlaufzeit</b>	
Buntwäsche 60°C [min]	79



# Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance  
Beladung 7-8 kg / Steuerung M Select

## PERFORMANCE

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



Technische Daten	PWM 507	PWM 508
Füllgewicht [kg]	7	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	64	73
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1.600	1.600
Restfeuchte bei Kaltspülen/Warmspülen [%]	48/45	48/45
<b>Steuerung/Programme</b>		
M Select	◆	◆
Startvorwahl bis zu 24 Std.	◆	◆
<b>Wasseranschlüsse</b>		
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung / 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆ / ◆	◆ / ◆
Ablaufpumpe (DP) DN 22 / Ablaufventil (DV) DN 70	◆ / ◆	◆ / ◆
<b>Antrieb/Elektroanschlüsse</b>		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
2N AC 400 V 50 Hz	◆	◆
Heizung [kW]	5,3	5,3
Gesamtanschluss [kW]	5,5	5,5
Absicherung [A]	2 x 16	2 x 16
<b>Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Miele gegen Berechnung</b>		
Heizung [kW]	2,65	2,65
Gesamtanschluss [kW]	2,85	2,85
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
<b>Dosiereinrichtung</b>		
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆	◆
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>		
XCI-Box	o	o
<b>Maße, Gewicht</b>		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714
Gewicht, netto [kg]	98	103
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	o	o
<b>Außenverkleidungen, wahlweise</b>		
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und Front Edelstahl (SST)	o	o
Programmlaufzeit	<b>KW / WW</b>	<b>KW / WW</b>
Buntwäsche 60°C [min]	59/49	59/49



### Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PWM 507 [EL DP]	LW	7 kg	11049650	4.030,00
PWM 507 [EL DP]	SST	7 kg	11049680	4.435,00
PWM 507 [EL DV]	LW	7 kg	11049670	4.030,00
PWM 507 [EL DV]	SST	7 kg	11049700	4.435,00
PWM 508 [EL DP]	LW	8 kg	11898770	4.955,00
PWM 508 [EL DP]	SST	8 kg	11898800	5.360,00
PWM 508 [EL DV]	LW	8 kg	11898830	4.955,00
PWM 508 [EL DV]	SST	8 kg	11898860	5.360,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	225,00
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	768,00
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	625,00
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	186,00

# Waschmaschinen

Benchmark Machines / Performance  
Beladung 9 kg / Steuerung M Touch Pro



MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



## PERFORMANCE

Technische Daten	PWM 509
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370
Füllgewicht 1:9 [kg]	9
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	80
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1200
Restfeuchte in [%]	48 %
<b>Steuerung/Programme</b>	
M Touch Pro	◆
<b>Wasseranschlüsse</b>	
Kaltwasser 1 x Schlauch mit 3/4"-Verschraubung	◆
Warmwasser 1 x Schlauch mit 3/4"-Verschraubung	◆
Laugenpumpe (DP) DN 22 oder Ablaufventil (DV) DN 70	◆
<b>Antrieb, Elektroanschluss (Elektro-Beheizung)</b>	
Bürstenloser Synchronmotor mit Frequenzumrichter	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆
3AC 230 V 50/60 Hz	o
Heizung [kW]	7,95
Gesamtanschluss [kW]	8,2
Absicherung [A]	3 x 16
<b>Dosiereinrichtung</b>	
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Connector Box	o
LAN/WLAN	◆/◆
Kassiersystem	o
Flexible Dosieradapter für bis zu 6 flüssige Medien	o
Spitzenlastabschaltung	o
<b>Maße, Gewicht (Elektrobeheizung)</b>	
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/727
Gewicht, netto [kg]	140
<b>Außenverkleidungen</b>	
Seiten und Front eisengrau, Deckel eisengrau, Rückwand verzinkt	◆
Programmlaufzeit	<b>KW/WW</b>
Buntwäsche 60°C [min]	54/49



### Steuerung M Touch Pro

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp oder Wischen
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar
- Verschiedene Bedienmodi für unterschiedliche Kundenanforderungen

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PWM 509 [EL DP DD]	IG	9 kg	12004750	7.130,00
PWM 509 [EL DV DD]	IG	9 kg	12004770	7.230,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APWM 018 - Connector Kit	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von 9 – 11 kg Waschmaschine mit externen Systemen.	11763220	524,00
APCL 055	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792170	506,00
APCL 057	Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792190	1.059,00

# Waschprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PWM 1108	PWM 507 PWM 508	PWM 509**
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Pro
<b>Grundprogramme</b>			
Kochwäsche	◆	◆	◆
Buntwäsche	◆	◆	◆
Pflegeleicht	◆	◆	◆
Feinwäsche	◆	◆	◆
Express / Mini	◆	◆	
Frottierwäsche	◆	◆	◆
Oberhemden		◆	◆
Dunkle Wäsche		◆	
Jeans		◆	
Wolle	◆	◆	◆
Seide		◆	
Extraspülen		◆	◆
Stärken		◆	◆
Maschine reinigen		◆	◆
Pumpen/Schleudern	◆	◆	◆
ECO 40-60	◆	◆	
Baumwolle PRO		◆	
Intensiv	◆		
Buntwäsche intensiv			◆
Buntwäsche Eco kurz			◆
Handwaschbare Wolle			◆
Ablauf			◆
<b>Sport</b>			
Sportwäsche/Sport Indoor		◆	◆
SportMicrofaser		◆	◆
Sportschuhe		◆	◆
<b>Outdoor</b>			
Daunen		◆	◆ Daunenjacken
Outdoor/Sport Outdoor		◆	◆
Imprägnieren		◆	◆ Waschen/Imprägnieren und Spülen/Imprägnieren
<b>Friseur/Wellness</b>			
Handtücher		◆	
Handtücher plus		◆	
Umhänge		◆	

\* nur auf Maschinen mit Ablaufventil (DV)

80 \*\* Programme flexibel anpassbar

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PWM 1108	PWM 507 PWM 508	PWM 509**
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Pro

#### Hotel / Restaurant, Catering

Bettwäsche		◆	◆ Bett-/Frottee- wäsche
Matratzenschonbezüge		◆	◆
Wellness-Frottierwäsche		◆	◆
Bademäntel		◆	◆
Tischwäsche		◆	◆
Küchenwäsche		◆	◆

#### Heimtextilien / Betten und Gardinen

Gardinen		◆	◆
Gardinen Fein		◆	◆
Gardinen Fein		◆	◆
Bettware Daunen / Federbetten		◆	◆
Bettware Synthetik		◆	◆
Naturhaarbetten		◆	◆

#### Arbeitstextilien

Öl/Fett Spezial / Fettverschmutzung		◆	◆
Staub / Mehl Spezial / Mehlverschmutzung		◆	◆
Intensiv Waschen / Arbeitskleidung		◆	
Reinigungstextilien	◆		

#### Desinfektion

Desinfektion RKI 85° 15 Min		◆	
Desinfektion RKI 60° 20 Min		◆	◆
Desinfektion RKI 40° 20 Min		◆	◆
Desinfektion 60° 30 Min	◆		

#### Sluice

Sluice Sensitiv*			◆
Sluice*			◆

# Trockner

SmartBiz

Beladung 8 kg / Steuerung DirectSensor

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



Technische Daten	PDR 1108 HP
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370
<b>Leistungsdaten</b>	
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	120
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Abwasseranschluss DN 10	◆
<b>Ausstattung</b>	
Restfeuchtesteuerung PerfectDry	◆
Trommelbeleuchtung	◆
<b>Steuerung/Programme</b>	
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung	◆
Startvorwahl bis 24 Std.	◆
Mobile Start	◆
Wash2Dry	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	C/A
<b>Antrieb/Elektroanschlüsse</b>	
AC 230 V 50 Hz	◆
Gesamtanschluss [kW]	1,1
Absicherung [A]	1x10
<b>Maße, Gewicht</b>	
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	56,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	o
<b>Außenverkleidungen</b>	
Deckel Lotosweiß , Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆
<b>Programmlaufzeit</b>	
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	134*
Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe	112*



### Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PDR 1108 HP D LW SmartBiz	LW	8 kg	12507040	2.080,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APCL 031	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11458220	80,00
APCL 028	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule.	11458230	275,00
APCL 108	Sockel mit Schublade, 35 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	12929920	545,00

# Trockner

Kleine Riesen / Performance  
Beladung 8 kg / Steuerung M Select

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



## PERFORMANCE

Technische Daten	PDR 508 EL	PDR 508 HP P
<b>Leistungsdaten</b>		
Füllgewicht [kg]	8	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	130	130
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe*
Abluftanschluss	DN 100	–
Abwasseranschluss DN 10	–	◆
<b>Ausstattung</b>		
Wartungsarmes Wärmetauscherfiltersystem	–	◆
Großflächenfilter	◆	–
Trommelbeleuchtung	◆	◆
<b>Steuerung/Programme</b>		
M Select	◆	◆
Startvorwahl bis 24 Std.	◆	◆
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>		
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	–	E/B
<b>Antrieb/Elektrianschlüsse</b>		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆	–
<b>mögliche Spannungsvarianten</b>		
1N AC 230 V 50/60 Hz	◆	◆
3N AC 230 V 50/60 Hz	◆	–
Heizung [kW]	6,14	–
Gesamtanschluss [kW]	6,40	1,44
Absicherung [A]	3 x 10	1 x 10
<b>Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf 1N AC 230 V 50 Hz</b>		
Heizung [kW]	3	–
Gesamtanschluss [kW]	3,24	–
Absicherung [A]	1 x 16	–
<b>Anschlussmöglichkeit</b>		
XCI-Box	◇	◇
<b>Maße, Gewicht</b>		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/777
Gewicht, netto [kg]	49	68,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◇	◇
<b>Außenverkleidungen, wahlweise</b>		
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und Front Edelstahl (SST)	◇	◇
<b>Programmlaufzeit</b>		
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	42	79
Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe [min]	37	67

ROP EL = Abluft Elektro, HP P = Wärmepumpe Propan, LW = Lotosweiß, SST = Edelstahl, \*Enthält natürliches Kältemittel, hermetisch geschlossen; Kältemittel R290, Kältemittelmenge 0,149 kg, Treibhauspotential Kältemittel: 3 kg CO<sub>2</sub>e, Treibhauspotential Gerät: 0,45 kg CO<sub>2</sub>e

# Trockner

Kleine Riesen / Performance  
Beladung 8 kg / Steuerung M Select



## Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++: Bis zu 50 % Energieeinsparung gegenüber einem Kondentrockner
- Patentiertes Wärmetauscher-Filtersystem
- Patentierte Kondenswasserableitung
- Professionelle Laufzeiten

## Steuerung M Select

- Drehwahlschalter für einfache Programmwahl
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PDR 508 ROP [EL]	LW	8 kg	12749260	3.355,00
PDR 508 ROP [EL]	SST	8 kg	12749310	3.615,00
PDR 508 HP P [EL]	LW	8 kg	12749770	3.875,00
PDR 508 HP P [EL]	SST	8 kg	12749810	4.135,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	186,00
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	225,00
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	768,00
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	625,00

# Trockner

Benchmark Machines / Performance  
Beladung 10 kg / Steuerung M Select ROP



## PERFORMANCE

Technische Daten	PDR 510 ROP
Trommelvolumen [l]	180
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:18	10
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:22,5	8
Schontrommel	◆
<b>Steuerung/Programme</b>	
M Select ROP	◆
<b>Trocknungssystem</b>	
Zeitsteuerung	—
Restfeuchtesteuerung	◆
Bauart: Frontlader, Türöffnung [ø mm]	440
<b>Elektroanschluss (Elektroheizung)</b>	
3N AC 380-415 V 50/60 Hz	8,2 kW / 3 x 16 A
<b>Beheizung</b>	
Elektro (EL)	EL
Luftansaugung/Abluft [DN]	161/150
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	
Connector Box	o
WLAN	◆
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	o
Kommunikationsschacht	◆
Kassiersystem	o
Spitzenlastabschaltung	o
<b>Maße/Gewicht (Elektroheizung)</b>	
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/763
Gewicht [kg]	72
<b>Außenverkleidung wahlweise</b>	
Front Seiten/Deckel eisengrau, Rückwand verzinkt	◆



### Steuerung M Select ROP

- Einfachste Bedienung per Drehwahlschalter mit sprachneutralen Symbolen
- Direkte An- und Abwahl von Funktionen im Display per Fingertipp


Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PDR 510 ROP [EL]	IG	10 kg	11924260	5.160,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
XKM RS 232	Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS 232 zur Kommunikation von Wäschereimaschinen.	7467040	148,00
APCL 054	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792160	647,00
APCL 055	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792170	506,00
APDR 001	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen für PDR 9-10 kg	11763250	268,00

# Trockenprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PDR 1108 HP	PDR 508 ROP EL PDR 508 HP P	PDR 510
Programm	DirectSensor	M Select	M Select ROP

## Grundprogramme

ECO 	◆	◆ (nur HP P)	◆
Baumwolle PRO		◆	◆
Koch-/Buntwäsche	◆	◆	◆
Pflegeleicht	◆	◆	◆
Express	◆	◆	
Feinwäsche		◆	◆
Oberhemden		◆	
Jeans		◆	
Wolle	◆	◆	◆
Seide		◆	
Frottierwäsche	◆	◆	
Glätten		◆	
DryCare 40	◆		
Automatic		◆	
Microfaser	◆	◆	
Zeitprogramm warm / Lüften warm	◆		◆
Zeitprogramm kalt / Lüften kalt		◆	◆
Korb Koch-/Buntwäsche		◆	

## Sport

Sportwäsche		◆	
Outdoor		◆	
Imprägnieren		◆	

## Heimtextilien

Bettwäsche	◆	◆	
Bettware Daunen		◆	
Bettware Synthetik		◆	
Großtextilien		◆	

## Hygiene

Baumwolle Hygiene		◆	
Pflegeleicht Hygiene		◆	
Zeitprogramm warm Hygiene		◆	



# Wäschefinish mit **PRO Series**

Auch in kleinen Betrieben zählt der erste Eindruck, der bei Kunden und Gästen hinterlassen wird. Daher sollte beim Finish der Wäsche kein Kompromiss eingegangen werden. Ob zur Aufbereitung von Bettwäsche, Servietten, Tischdecken oder Berufskleidung – mit den professionellen Bügelsystemen und Mangeln von Miele werden Glättungsergebnisse wie aus der Reinigung erzielt.



In Sekunden auf- und abgebaut



Großer Bügeltisch  
(ComfortZone)



Langlebiger Bügeltischbezug



Intuitive Bedienung



Planungssicherheit



Optimale Ergonomie

## Dampfbügelssystem

- Kompakte Kombination aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch – optional verfügbarer Steamer
- Automatische Abschaltung nach 25 Minuten Nichtgebrauch
- 4,5-Liter-Wassertank für ununterbrochene Bügelzeit – bis zu drei Stunden
- Lebensdauer getestet auf 7.500 Betriebsstunden oder 10 Jahre





Höchste Mangleleistung



Moderne Steuerung



Planungssicherheit



Optimale Ergonomie



HM 16-83

## Heißmangeln

- Effiziente und platzsparende Lösung
- In kürzester Zeit zum perfekten Finish
- Ergonomisch entlastend kann die Heißmangel auch im Sitzen bedient werden
- Einstiegsgerät für das professionelle Mangeln

## Muldenmangeln

- Einfache Handhabung für erstklassige Ergebnisse
- Individuell einstellbare Arbeitshöhe und rückenschonende Fußschaltleiste FlexControl
- Lebensdauer getestet auf 20.000 Betriebsstunden



PRI 2

# Dampfbügelssystem

PIB 100

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



Technische Daten	PIB 100
Wabensohle für gleichmäßige Dampfverteilung	◆
Dampfdruck in bar	4,0
Dampfmenge in g/min	100
Vertikaldampf	◆
Dampf ab Temperaturstufe	2
Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion)	◆
Absaugfunktion	◆
2. Leistungsstufe Gebläse	◆
<b>Zeitsparendes Bügeln</b>	
Füllmenge Wassertank in l	4,5
Wassertank abnehmbar	◆
Wassertank permanent nachfüllbar	◆
Mehrlagig bügeln	◆
<b>Bedienkomfort</b>	
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm	830 – 1.020
Bügeltisch mit Comfort-Zone	◆
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	◆
Verschiedene Bediensprachen auswählbar	◆
Automatische Entkalkung	◆
Automatisches Spülen	◆
Aufbewahrungsfach für Bügeleisen und Kabelhalterung	◆
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	◆
<b>Sicherheit</b>	
CoolDown Funktion	◆
AutoOff Funktion	◆
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (B x H x T)	470 x 970 x 1.510
Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt	470 x 1.200 x 402
Bügelfläche in mm	1.190 x 405
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Teststreifen für Bestimmung der Wasserhärte	◆
Entkalkungstabletten	2

<b>Bezeichnung</b>	<b>Außenverkleidung /Front</b>	<b>Beladung</b>	<b>Material- nummer</b>	<b>Preis in EURO</b>
PIB 100 [EL]	LW	4,0 bar	11580550	3.425,00

<b>Zubehör</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Material- nummer</b>	<b>Preis in EURO</b>
APIB 001	Antihafthsohle für optimale Bügelergebnisse bei dunklen und empfindlichen Textilien.	11622350	66,00
APIB 002	Steamer für ein einfaches Finish von Blusen und Sakkos am Kleiderbügel.	11622490	200,00
APIB 003	Professioneller Bügeltischbezug für die intensive Nutzung im gewerblichen Arbeitsalltag.	11622510	135,00

# Heißmangeln HM 16

Arbeitsbreite 830 mm / Walzendurchmesser 160 mm

Aluminiumwange

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



Heißmangel	HM 16-80 Dampf	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenbreite [mm]	830	830
Bewicklung: Polyester-Nadelfilzmatte mit ARAMID-Nadelfilztuch	◆	◆
Bewicklung: Stahlwolle mit ARAMID-Nadelfilztuch	–	–
Aluminiumwange	◆	◆
Aluminiummulde	–	–
<b>Beheizung</b>		
Elektro	◆	◆
<b>Elektroanschlüsse</b>		
AC 220-240 V 50-60 Hz	◆	◆
3N AC 380-415 V 50-60 Hz	o	o
Heizung [kW]	3,1	3,0
Gesamtanschluss [kW]	3,2	3,06
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dampf Boiler [kW]	0,85	–
Fassungsvermögen Wassertank (ml)	800	–
Dampfbereitschaftszeit	4 min	–
Dampfzeit	40 min	–
<b>Leistung*</b>		
bei 15 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	–	–
bei 20 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	13	15
bei 25 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	–	–
Heißmangelgeschwindigkeit [m/min]	2 – 4,5	2 – 4,5
Walzendrehzahl [U/min]	4 – 9	4 – 9
<b>Wäscheausgabe</b>		
frontseitig	◆	◆
<b>Maße, Gewicht</b>		
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1050/380
Gewicht, netto [kg]	39	38

\* Leistungsangaben nach DIN 11 902

Die in der Praxis erreichten Leistungswerte liegen durchschnittlich 20-40 % unter den Maximalwerten. Die realen Heißmangleleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, Wäschevorsortierung, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.



#### Highlights der HM 16-80 D

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Einfaches Wäschefinish mit rundum freiem Walzenende
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finish
- Klappfunktion zum mühelosen Verstauen auf kleinstem Raum



#### Highlights der HM 16-83

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Sehr robuste Mangel mit zwei Standbeinen und beidseitiger Walzenlagerung

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
HM 16-80 [D]	LW	830 mm / 160 mm	7362940	2.835,00
HM 16-83	LW	830 mm / 160 mm	5333200	2.585,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APRI 310	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch, für HM 16-80	11563330	50,00
APRI 311	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch, für HM 16-83	11563360	45,00

# Muldenmangeln PRI 2

Arbeitsbreite 1000 - 1400 mm / Walzendurchmesser 210

Aluminiummulde

MASCHINEN  
RICHTLINIEN  
KONFORM  
2006/42/EG



Abb. zeigt PRI 214



Technische Daten	PRI 210	PRI 214
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Walzenlänge [m m]	1000	1400
Arbeitsbreite mit Stahlwollenbewicklung	1000	1400
Arbeitsbreite mit Lamellenbewicklung	–	–
Aluminiummulde	◆	◆
Bewicklung: Stahlwolle mit ARAMID-Nadelfiltzuch	◆	◆
Lamellenfederbewicklung	–	–
Fußschaltung FlexControl	◆	◆
Flexible Wäscheführung	–	–
Abstreifer	–	◆
Wrasenabsaugung (EPR)	o	◆
Ablagestange (AB)	◆	o
Wäschekasten	o	◆
Anschluss für Kassiergeräte	o	o
Beheizung	EL	EL
Elektroanschluss	3N AC 400 V 50–60 Hz	3N AC 400 V 50–60 Hz
Heizung [kW]	4,5	6,5
Gesamtanschluss [kW]	5	7
Absicherung [A]	3 x 16	3 x 16
Abluftanschluss Ø/[DN 70]	o	◆
Anschluss Energiemanagementsystem (bauseitig)	◆	◆
<b>Leistung</b>		
Mangelgeschwindigkeit [m/min]	1,5–4,0	1,5–4,0
15 % Restfeuchte bis [kg/h] , 100 % Belegungsgrad	35	–
25 % Restfeuchte bis [kg/h] , 100 % Belegungsgrad	26	33
<b>Wäscheausgabe</b>		
Frontseitig / Rückseitig	◆/–	◆/–
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651
Arbeitshöhe [mm]	920 plus 60 (verstellbare Füße)	920 plus 60 (verstellbare Füße)
Sockel 100 mm	o	o
Gewicht [kg]	122	140

Leistungsangaben: Bei den vorgenannten Leistungswerten handelt es sich um Maximalwerte, die in Laborversuchen erreicht wurden.

Die realen Mangelleistungen sind abhängig von der Geschicklichkeit und der Erfahrung des Bedienpersonals, der Wäscheart, der Wäschevorsortierung, dem Zustand der Mulde und den Anforderungen an die Bügelqualität.




Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	Preis in EURO
PRI 210 [EL STW AB]	IG	1000 mm / 210 mm	11741260	7.490,00
PRI 210 [EL STW AB EPR]	IG	1000 mm / 210 mm	11741280	8.315,00
PRI 214 [EL STW]	IG	1400 mm / 210 mm	11744550	10.190,00
PRI 214 [EL STW AB]	IG	1400 mm / 210 mm	11744560	10.690,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	Preis in EURO
APRI 312	Wäschekasten für die Vorbereitung der Wäsche zur optimalen Eingabe bei der PRI 210	11776420	127,00
APRI 316	Sockel geschlossen, 10 cm hoch für eine ergonomische Bedienung der Mangel.	11776280	304,00
APRI 315	Mangelwachs für eine optimale Muldenpflege.	11901000	44,00
APRI 319	Starterpaket Muldenreinigung mit Reinigungs-, Wachstum und Muldenwachs für eine optimale Muldenpflege.	11923830	643,00

# Dosierung mit PRO Series

## Materialschonung dank abgestimmter Formulierung

Profitieren Sie auch im Bereich der Wasch- und Pflegemittel von der gewohnten Miele Qualität. Die Serie ProCare Tex sorgt für besondere Materialschonung unterschiedlichster Textilien und ist perfekt auf unsere Professional Maschinen abgestimmt. Unsere professionellen Wasch- und Pflegemittel haben im Vergleich zu herkömmlichen Haushaltsmitteln kürzere Einwirkzeiten und sind somit optimal auf die kürzeren Laufzeiten der PRO Series Waschmaschinen ausgerichtet. Mit TwinDos wird nun auch ein 2-Phasen-System für die automatische Waschmitteldosierung in SmartBiz Waschmaschinen angeboten. Ein optimales Zusammenspiel garantiert Langlebigkeit von Maschine und Textil.



## ProCare Tex

- EU Ecolabel (ProCare Tex 10 A und 10 MA)
- Nachhaltigkeit
  - Frei von Mikroplastik
  - Frei von Phosphat
  - Nachwachsende Rohstoffe
  - Biologisch wirksame Enzyme
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Geringe Dosierung
- Geprüfte Materialverträglichkeit

## TwinDos für SmartBiz

- 2-Komponentenwaschmittel für alle Miele SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos
- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Optimal abgestimmte Dosierung für perfekte Reinheit
- Hervorragende Entfernung hartnäckiger Flecken



# Abkürzungen, Zeichen und Patentnummern

Abkürzungen	
AB	Ablagestange
AE	Edelstahl
APCL	Accessories Professional Commercial Laundry
APDR	Accessories Professional Dryers
APRI	Accessories Professional Rotary Ironers
APWM	Accessories Professional Washing Machines
AV	Ablaufventil
AW	Weiß
Basic	Ohne Enthärter und Dosierpumpe
BRILLIANT	Vermarktungsname
BRILLIANT-compact	Vermarktungsname
BW	Brilliantweiß
C	Kondens
CLST	Clean Steel
CP	Komponente
D	Mit Dampffunktion
D	Professional Muldenmangel LACO
D dir.	Dampfbeheizung direkt
D ind.	Dampfbeheizung indirekt
DD	Waschmitteleinspülkasten
DOS	Dosierpumpen (PTD 901)
DOS	Interne Dosierpumpe für Flüssigreiniger (PG 80xx, PFD 40x)
DP	Ablaufpumpe
Dual	Dualbeheizung
DV	Ablaufventil
ED	Edelstahl
EH	Externe Beheizung
EL	Elektroheizung
EPR	Absaugung, einschließlich perforierter Walze
FLT	flexible Wäscheführung
FT	Feinlochtrommel
G	Gasbeheizung
GS	Verzinkte Seitenwände
HM	Professional Muldenmangel
HP	Wärmepumpe
HP P	Wärmepumpe Propan
HS	Spezialtrommel (für starke Verschmutzungen)
HW	Beheizung extern (Waschmaschinen)
HW	Heißwasser
i	Integrierfähig
IB	Einlaufgurte
IG	Eisengrau
IGS	Seitenwände eisengrau
LP	Ablaufpumpe
LW	Lotusweiß
LW	Lotosweiß
MasterLine	Vermarktungsname
MF	Multifunktionsmodul
MH	Ausführung für Mehrfamilienhäuser
MK	Mit Körben
OK	Ohne Körbe
PA	Blende
PDR	Professional Trockner
PDW	Professional Wasch-Trocken-Säule
PERFORMANCE	Vermarktungsname
PFD	Typbezeichnung Spülmaschine
PG	Typbezeichnung Spülmaschine
PIB	Professional Dampfbügelsystem
PRI	Professional Muldenmangel
ProfiLine	Vermarktungsname
PT	Professional Trockner
PTD	Typbezeichnung Spülmaschine
PW	Professional Waschmaschinen
PWM	Professional Waschmaschinen
RF	Rückführung
RH	Elektroheizung, reduziert
RO	Umkehrosmose
ROP	Programme Restfeuchte gesteuert
S	Dampfbeheizung
SCi	integrierfähige Spülmaschine mit 3D-Besteckschublade+ / 3D-Multiflex Schublade
SCVi	vollintegrierfähige Spülmaschine mit 3D-Besteckschublade+ / 3D-Multiflex Schublade
SD	Dampfbeheizung, direkt
Set TE	Set Teilentzahnung
Set VE	Set Vollentzahnung
SI	Dampfbeheizung, indirekt
SmartBiz	Baureihe SmartBiz
SmartBiz	Vermarktungsname
SPEED	Vermarktungsname
SST	Edelstahl
SST	Edelstahl
ST	Probenentnahmestelle/ Laugenzapfhahn
STW	Bewicklung Stahlwolle
TD	Thermo-Desinfektor
U	Unterbaugerät
UG	Socket
UNIVERSAL-plus	Vermarktungsname
VZS	Seitenwände verzinkt
WB	Mit Körben
WEK	Waschmitteleinspülkasten
WES	Wasserenthärter
WF	Ohne Front
WI	Wiegesocket
WOB	Ohne Körbe
WP	Wiegesocket (Waschmaschinen)
WP	Wärmepumpe
XXL	Extra großer Spülraum
Zeichen	
•	serienmäßig
o	optional
-	nicht verfügbar
Miele Patente/Patentnummern	
Abnahmetisch EasyFold:	Patent EP 1 724 388 B1
Air RecyclingPlus:	Patent EP 1 682 715 B1
Flüssigdosieradapter:	Patent EP 1 835 063 B1
Kodenswasserableitung:	Patent EP 2 532 779
Präperierung von Tüchern (in Mopgeräten):	Patent DE 100 56 889 C1
Schontrommel:	Patent EP 2 390 399 B1
Schontrommel 2.0:	Patent EP 2 700 744 B1
Siebfilter:	EP2273005
StreamClean:	Patent EP 2 460 929 B1
Tiefenfilterblock:	EP2107155
Vorentwässerung:	Patent EP 2 003 236 B1
Wärmetauscher-Filterssystem:	EP2532779

## Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
miele.de  
info@miele.de

Miele Kundenservice für Hausgeräte

# 05241 22 44 666

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 – 20:00 Uhr  
Sa. 9:00 – 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

Teilen Sie Ihren Erfolg mit Ihren Fans und Followern. Fügen Sie folgende Hashtags zu Instagram, Facebook, LinkedIn hinzu:  
#miele #immerbesser

Folgen Sie uns!



Entdecken Sie weitere Prospekte, Produktdetails und Event-Highlights auf [miele.de](http://miele.de)

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter [miele.de](http://miele.de) jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.