


Bodenpflege

Stand: 1 Oktober 2026



KAUFBERATER



Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „Immer Besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

Seit über 125 Jahren gilt Miele mehr denn je als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**. „Ein Versprechen das bleibt. 125 Jahre Qualität.“

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr

Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele & Dr. Reinhard Zinkann



Inhaltsverzeichnis

Bauformen	4
Spezial-Staubsauger	5

Akku-Staubsauger

Produkt-Highlights Triflex	6
Produktvorteile Triflex	8
Baureihe Triflex HX3	9
Produkt-Highlights Duoflex	12
Produktvorteile Duoflex	14
Baureihe Duoflex HX1	15

Bodenstaubsauger ohne Beutel

Produkt-Highlights	18
Produktvorteile	20
Baureihe Boost CX1	21
Baureihe Blizzard CX1	24


Bodenstaubsauger mit Beutel

Produkt-Highlights	26
Produktvorteile	28
Baureihe Guard L1	30
Baureihe Gurard M1	32
Baureihe Guard S1	34

Zubehör für Staubsauger	36
--------------------------------	----

Die Bauformen

Miele bietet Ihnen Bodenpflegegeräte in verschiedenen Bauformen. Welches Modell für Sie das richtige ist, hängt von den räumlichen Anforderungen und Ihren persönlichen Vorlieben ab.



Akku-Staubsauger

Akku-Staubsauger ohne Kabel lassen sich schnell aktivieren. Durch ihre Unabhängigkeit von Steckdosen sind sie maximal flexibel. Dank austauschbarem Akku können selbst große Flächen ohne Unterbrechung gereinigt werden.



Bodenstaubsauger

Ein Bodenstaubsauger hat die klassische Schlittenform und folgt Ihnen dank seiner leicht-läufigen Rollen bequem durch den Raum. Das Gerätegewicht liegt fast vollständig auf dem Fußboden. Dadurch können Sie auch große Flächen komfortabel staubsaugen.


Die Spezial-Staubsauger

Besondere Wohn- und Lebenssituationen erfordern individuelle Lösungen. Daher bieten wir Ihnen Modelle in speziellen Ausstattungsvarianten an, die Ihre Bedürfnisse an die Raumhygiene erfüllen.



Erstklassig auf Holzböden

Dank seiner schonenden Parkettbürste eignet sich der Parquet ideal zur pflegenden Reinigung von empfindlichen Hartböden.



Für alle Tierliebhaber

Mit der Turbobürste entfernt der Cat & Dog zuverlässig Haare und Fusseln von Teppichen. Dank des Active AirClean-Filters werden unangenehme Gerüche neutralisiert.



Allergiker können aufatmen

Hausstauballergikern empfehlen wir einen Staubsauger mit serienmäßigem HEPA Filter. Die gefilterte, ausgeblasene Luft ist sauberer als die normale Raumluft.



Flüsterleise

Mit nur 62 dB ist der Guard L1 Silence der leiseste Staubsauger im Miele Sortiment. Dieser Wert wird durch eine besondere Schalldämmung des Gebläses sowie dem geräuscheduzierenden Silence AirClean Filter erreicht.



Staubsaugen mit Comfort

Dies ist der komfortabelste Miele Staubsauger: Alle wichtigen Funktionen können Sie bequem per Funk-Fernbedienung am Handgriff steuern. Und dank DynamicDrive Lenkrollen lässt sich der Miele Comfort mühelos manövrieren.



Maßgeschneiderte Lösung

Mit dem nachkaufbaren Original Miele Zubehör können Sie Ihren Miele Staubsauger auch nachträglich veränderten Bedürfnissen anpassen: z. B. bei der Anschaffung eines Haustieres, bei Veränderung der Bodenbeläge oder bei Auftreten einer Allergie.

Die Produkt-Highlights* der Akku-Staubsauger Triflex



Kauf ohne Risiko!

Testen Sie jetzt den Miele Akku-Staubsauger 30 Tage lang.

Sollten Sie von unserem Produkt nicht überzeugt sein, können Sie es innerhalb der Frist zurückgeben und wir erstatten Ihnen den Kaufpreis zurück. Mehr dazu erfahren Sie in den Teilnahmebedingungen unter miele.de/triflex-gzg. Sofern Sie über keinen Internetzugang verfügen, kontaktieren Sie uns für die Rückgabe bitte unter der Telefonnummer 05241 / 89-66812.

* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung



Digital Efficiency Motor

Dank der Kombination aus Digital Efficiency Motor und Vortex-Technologie erzielt der Triflex HX3 herausragende Reinigungsergebnisse.



**Exklusiv
bei Miele**

Patentiertes 3in1 Design¹

Das Aufbaukonzept des Akku-Staubsaugers passt sich Ihren Bedürfnissen optimal an.



AquaTwister

Mit dem neuen AquaTwister ist Ihr Akkusauger gleichzeitig auch ein Nass-Wischgerät. Damit ist Ihr Boden im Handumdrehen sauber. Die enthaltenen AquaTwister Universal Pads waschen Sie im Anschluss einfach in Ihrer Waschmaschine.



Wandhalterung

Dank der Wandhalterung können Sie Ihren Akku-Staubsauger inklusive 3-teiligem Zubehör ganz einfach an der Wand verstauen. Dadurch sparen Sie Platz, den Sie für andere Dinge nutzen können.



**Exklusiv
bei Miele**

BrilliantLight LED

Das helle Leuchtband an der Vorderseite Ihrer Elektrobürste Multi Floor XXL sorgt dafür, dass sogar kleine Staubpartikel beim Saugen sichtbar werden. So hat Staub selbst in dunklen Ecken und unter Möbeln keine Chance mehr.



Zusatz-Akku

Mit einem zweiten Akku können Sie die Laufzeit Ihres Miele Staubsaugers verdoppeln. Laden und gleichzeitiges Saugen ist kein Problem.

Die Produktvorteile aller Akku-Staubsauger Triflex



Twist2open

Mit nur einer Drehung öffnet sich der Staubbehälter und kann entleert werden.



Wartungsfreier Lifetime Filter

Dank höchstem Staubrechhaltevermögen² genießen Sie beste Hygiene in Ihrem Zuhause.



Vortex-Technologie

Ein starker Luftstrom sorgt für die perfekte Aufnahme von Grob- und Feinstaub.



Elektrobürste Multi Floor XXL

Perfekte Sauberkeit mit 28 cm breiter Bürste und automatischer Bodenbelagserkennung.



Hochwertiger Li-Ion Akku von Varta

Durch sieben Hochleistungszellen ist der Li-Ion Akku des Miele Triflex extrem kraftvoll und zuverlässig.



7-Segment Display

Mit dem modernen 7-Segment Display haben Sie Reinigungsmodus, verbleibende Laufzeit und Ladestatus jederzeit klar im Blick.



ComfortClean Staubbehälter

Manuelle Reinigungsfunktion für das bestmögliche Reinigungsergebnis.



Comfort Handgrip

Ergonomischer Handgrip für flexibles und einfaches Saugen.



Hardfloor Care Tool

Hartboden-Soft-Walze geeignet für alle Haushalte mit einem hohen Anteil an Hartböden. Die weichgewebte Nylonwalze ist besonders schonend für Hartböden und nimmt feinste Staubpartikel auf.



Handbürste Electro Compact



Die langen Borsten der Miele Handbürste Electro Compact nehmen Tierhaare vom Sofa oder Teppich problemlos auf. So befreien Sie Ihr Zuhause besonders gründlich von tiefsitzendem Schmutz.

¹ Patent: DE 102016105475 B4
² Nach IEC 62885-4

Baureihe Triflex HX3



Gewicht: ca. 3,6 kg
Staubbehältervolumen: 0,5 l



Bezeichnung	Triflex HX3	Triflex HX3 Hardfloor	Triflex HX3 Cat & Dog
Steuerung	7-Segment Display	7-Segment Display	7-Segment Display
Wandhalterung	Wandladeschale mit integriertem Zubehör	Wandladeschale mit integriertem Zubehör	Wandladeschale mit integriertem Zubehör
Elektro-Bodenbürste	SEB 431	SEB 436	SEB 436
Laufzeit LOW-Stufe PowerUnit solo in Min.	bis zu 70	bis zu 70	bis zu 70
Flächenleistung in m ²	bis zu 160	bis zu 160	bis zu 160
Ladedauer in h	4	4	4
BrilliantLight	—	•	•
Universalbürste	—	—	—
Kompakte Elektrobürste	—	—	HX-EC 10 Electro Compact
CarCare Set (Saugschlauchverlängerung, XL Fugendüse)	—	—	—
Mitgelieferte Walzen	—	Hardfloor Care Tool	—
Nassreinigungsaufsatz	—	—	—
Nassreinigungszubehör	—	—	—
Grundfarbe	Brillantweiß	Casagrau	Obsidianschwarz
Applikation	—	—	—
Staubbehälter	Transparent	Transparent	Transparent
EAN	4002516925668	4002516925682	4002516925675
UVP in EUR inkl. MwSt.	659,—	699,—	719,—

Baureihe Triflex HX3



Gewicht: ca. 3,6 kg
Staubbehältervolumen: 0,5 l



Bezeichnung	Triflex HX3 Aqua	Triflex HX3 Plus	Triflex HX3 Plus Aqua
Steuerung	7-Segment Display	7-Segment Display	7-Segment Display
Wandhalterung	Wandladeschale mit integriertem Zubehör	Wandladeschale mit integriertem Zubehör	Wandladeschale mit integriertem Zubehör
Elektro-Bodenbürste	SEB 436	SEB 436	SEB 436
Laufzeit LOW-Stufe PowerUnit solo in Min.	bis zu 70	bis zu 2 x 70	bis zu 2 x 70
Flächenleistung in m²	bis zu 160	bis zu 2x 160	bis zu 2x 160
Ladedauer in h	4	4	4
BrilliantLight	•	•	•
Universalbürste	–	–	–
Kompakte Elektrobürste	–	–	–
CarCare Set (Saugschlauch- verlängerung, XL Fugendüse)	–	–	–
Mitgelieferte Walzen	–	Hardfloor Care Tool	Hardfloor Care Tool
Nassreinigungsaufsatz	AquaTwister	–	AquaTwister
Nassreinigungszubehör	2 Universal Pads + 1 FloorClean Reiniger	–	2 Universal Pads + 1 FloorClean Reiniger
Grundfarbe	Obsidianschwarz	Titanium PearlFinish	Obsidianschwarz
Applikationen	–	–	–
Staubbehälter	Transparent	Transparent	Transparent
EAN	4002516925705	4002516925699	4002516928614
UVP in EUR inkl. MwSt.	799,–	849,–	949,–



Die Produkt-Highlights der Akku-Staubsauger Duoflex



30
TAGE

GELD-
ZURÜCK-
GARANTIE

Kauf ohne Risiko!

Testen Sie jetzt den Miele Akku-Staubsauger 30 Tage. Sollten Sie von unserem Produkt nicht überzeugt sein, können Sie es innerhalb der Frist zurückgeben und wir erstatten Ihnen den Kaufpreis zurück. Mehr dazu erfahren Sie in den Teilnahmebedingungen unter **miele.de/duoflex-gzg**. Sofern Sie über keinen Internetzugang verfügen, kontaktieren Sie uns für die Rückgabe bitte unter der Telefonnummer 05241 / 89-66812.



Digital Efficiency Motor

Leistungsstark, leicht und langlebig: Dank Digital Efficiency Motor mit neuester Technologie.




MultiFloor Elektrobürste

Für eine optimale Reinigung: Dank Bodenbelagserkennung wird die Drehzahl der Bürstenwalze automatisch angepasst.



SpeedLock System Wandhalterung¹⁾

Dank der Wandhalterung mit SpeedLock System können Sie den passenden Geräteaufbau mit nur einem Handgriff wählen.



Flexible Anwendung

Vielseitige Reinigung dank komfortablem Umbau und umfangreichem Zubehör.



Lange Laufzeit

Der Li-Ion Akku mit Hochleistungszellen ermöglicht eine Reinigung mit bis zu 55 Minuten Laufzeit.²⁾



Hygiene Filter

Dank des zweistufigen Filtersystems wird feiner Staub mit 99,99 % GesamtfILTERwirkung³⁾ sicher abgefangen.

1) Patent: EP3854281

2) Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste.

3) Nach IEC 62885-4.

Die Produktvorteile aller Akku-Staubsauger Duoflex




SpeedLock

Dank SpeedLock Entriegelung wechseln Sie mit nur einem Handgriff vom Komplet- zum Handgerät.




Einfache Reinigung

Schnell und hygienisch: Entleeren Sie Ihren Staubbehälter mühelos mit einem Handgriff.



Kompaktes Design

Perfekt für die effektive Reinigung unter Möbeln – auf Teppichen wie auf Hartböden.



Integration ins Wohnumfeld

Durch das hochwertige Designkonzept wird der Duoflex HX1 auch optisch ins tägliche Leben integriert.



Praktisches 3-teiliges Zubehör

Hochwertige Polsterdüse, Fugendüse und Saugpinsel für vielseitige Anwendungen.



Ausgezeichnetes Design


Mit modernen Farben und hochwertigen Oberflächenstrukturen ist er ein echter Hingucker.

Optionales Zubehör




Schlauchverlängerung

Maximale Wendigkeit und Bewegungsfreiheit mit der Schlauchverlängerung von bis zu 120 cm.



Universalbürste

Mit weichen Naturhaaren befreien Sie empfindliche Flächen sanft und effektiv von Staub.



Ausziehbare XL-Fugendüse

Die ausziehbare, flexible XL-Fugendüse reinigt schwer zugängliche Fugen mühelos.





Handbürste Electro Compact

Mit dem speziellen Bürstenaufsatz lassen sich Tierhaare auf Polstermöbeln und Autositzen zuverlässig entfernen.

Baureihe Duoflex HX1



Gewicht: ca. 3,1 kg
Staubbehältervolumen: 0,3 l



Bezeichnung	Duoflex HX1	Duoflex HX1	Duoflex HX1 Extra
Steuerung	Tasten	Tasten	Tasten
Wandhalterung	Basis Wandhalterung	Basis Wandhalterung	SpeedLock System Wandhalterung
Elektro-Bodenbürste	MultiFloor HX-EB 20	MultiFloor HX-EB 20	MultiFloor HX-EB 20
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo in Min.	bis zu 55	bis zu 55	bis zu 55
Flächenleistung in m²	bis zu 60	bis zu 60	bis zu 60
Ladedauer in h	3,5	3,5	3,5
BrilliantLight	–	–	–
Universalbürste	–	–	•
Kompakte Elektrobürste	–	–	–
CarCare Set (Saugschlauch- verlängerung, XL Fugendüse)	–	–	–
Mitgelieferte Walzen	Multifloor Care Tool	Multifloor Care Tool	Multifloor Care Tool
Grundfarbe	Brillantweiß	Brillantweiß	Brillantweiß
Applikationen	Spacegrau	Spacegrau	Spacegrau
Feinstaubfilter	Sunsetgelb	Nordicblau	Brillantweiß
EAN	4002516714583	4002516714576	4002516715320
UVP in EUR inkl. MwSt.	359,—	359,—	419,—

Baureihe Duoflex HX1



Gewicht: ca. 3,1 kg
Staubbehältervolumen: 0,3 l



Bezeichnung	Duoflex HX1 Cat & Dog	Duoflex HX1 Total Care
Steuerung	Tasten	Tasten
Wandhalterung	SpeedLock System Wandhalterung	SpeedLock System Wandhalterung
Elektro-Bodenbürste	MultiFloor HX-EB 20	MultiFloor HX-EB 20
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo in Min.	bis zu 55	bis zu 55
Flächenleistung in m²	bis zu 60	bis zu 60
Ladedauer in h	3,5	3,5
BrilliantLight	–	–
Universalbürste	–	•
Kompakte Elektrobürste	•	•
CarCare Set (Saugschlauch- verlängerung, XL Fugendüse)	–	•
Mitgelieferte Walzen	Multifloor Care Tool	Multifloor Care Tool
Grundfarbe	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Applikationen	Spacegrau	Roségold
Feinstaubfilter	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
EAN	4002516715306	4002516715337
UVP in EUR inkl. MwSt.	459,–	529,–



GUT (2,3)
Veröffentlicht am
24.06.2025:
[www.test.de/
logocheck](http://www.test.de/logocheck)
www.test.de

25MK19

Duoflex HX1 Cat & Dog



GUT (2,3)
Produktgleich mit
Duoflex HX1
Cat & Dog
Veröffentlicht am
24.06.2025:
[www.test.de/
logocheck](http://www.test.de/logocheck)
www.test.de

25MK19

Duoflex HX1 Total Care



Die Produkt-Highlights* der Bodenstaubsauger ohne Beutel



Vortex-Technologie

Die Vortex-Technologie erzeugt eine enorme Strömungsgeschwindigkeit von über 100 km/h. In Kombination mit der besonders dicht konzipierten Bodendüse und der strömungsgünstigen Luftführung erzeugt der beutellose Staubsauger eine erstklassige Reinigungsleistung. Grobschmutz und Feinstaub werden dadurch hervorragend separiert. Der Grobschmutz landet im Staubbehälter, der Feinstaub im separaten Behälter mit Feinstaubfilter.


**Exklusiv
bei Miele**



Funk-Handgriffsteuerung

Ohne lästiges Bücken: Per Fingertipp können Sie den Staubsauger ein- und ausschalten sowie die Saugkraft regulieren.

**Exklusiv
bei Miele**




Dynamic-Drive Lenkrollen¹

Schont die Böden: Gummiierte Reifen und Lenkrollen mit Stoßdämpfern sorgen für ein besonders ruhiges Fahrerlebnis.




Comfort Clean

Jederzeit kraftvolle Reinigungsleistung: Der Gore® Clean-Stream® Feinstaubfilter reinigt sich von selbst.



CompactDesign

Klein und kraftvoll: Dank des kompakten Designs lässt er sich auch in engen Wohnsituationen einfach manövrieren.



TrackDrive

Sicher und spurhaltig: Dank der seitlich angeordneten Räder bleibt er immer in der Spur und eckt nicht an.




Comfort-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion

Extra schnell und bequem: Das gesamte Kabel lässt sich mit nur einem Tipp auf die Fußtaste einfahren.

* Modellabhängig – Abbildungen exemplarisch, zur Erläuterung
1 Patent: EP 2409627 B1, US 20120017391 B2

Die Produktvorteile aller Bodenstaubsauger ohne Beutel



PowerLine Motor

Für beste Ergebnisse: Der leistungsstarke Motor sorgt für eine konstant gute Staubaufnahme.



Universal-Bodendüse

Eine Düse für alles: Die umschaltbare Bodendüse für das tägliche Saugen von Teppichen und Hartböden.



Vollwertiges Zubehör

Integriert oder am Clip: Die Bodenstaubsauger verfügen über eine Polsterdüse, eine Fugendüse und einen Saugpinsel.



Bedienung über Drehregler

Individuelle Anpassung: Die elektronische Saugkraftregulierung erfolgt über einen mehrstufigen Drehregler.



Mehrstufiges Filtersystem

Gut für die Umwelt: Reinigt so gründlich, dass sogar die Luft sauberer wird.



Comfort-Teleskoprohr

Ergonomisch einstellbar: Das Teleskoprohr lässt sich intuitiv einstellen und rastet an gewählter Position ein.



Click2open

Einfache Entleerung: Mit einem Klick auf die Entleerungstaste öffnet sich der Behälter und der Staub fällt nach unten in den Abfalleimer.




Aktionradius

Kaum Steckdosen-Wechsel: Miele Bodenstaubsauger verschaffen Ihnen einen besonders großen Aktionsradius.



Hygienische Entleerung

Innovative Staubseparierung: Getrennte Entleerung von Grob- und Feinstaub ohne Staub aufzuwirbeln.






Parksystem für Saugpausen

Praktisch: Bodendüse und Saugrohr können bei Bedarf seitlich am Gerät geparkt werden.

Baureihe Boost CX1



Gewicht: ca. 7,8 kg mit
Saugzubehör am VarioClip
Staubbehältervolumen: 1,0 l



Bezeichnung	Boost CX1	Boost CX1 Allergy	Boost CX1 CarCare
Bedienoberfläche	Icons	Icons	Icons
Steuerung	Drehregler	Drehregler	Drehregler
TrackDrive	•	•	•
Universal-Bodendüse	SBD 365-3	SBD 660-3	SBD 660-3
Hartbodendüse	—	—	—
Turbobürste	—	—	—
Flexible Fugendüse	—	—	—
Breite Polsterdüse	—	•	•
Handgriff	•	•	•
Miele@Home	—	—	—
Geräuschdämmung	•	•	•
Kabelaufwicklung	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Grundfarbe	Graphitgrau	Kaschmirgrau	Lotosweiß
Applikationen	Blau	Roségold	Roségold
Staubbehälter	Transparent	Kristallgrau	Transparent
EAN	4002516365976	4002516458425	4002516840824
UVP in EUR inkl. MwSt.	289,—	349,—	359,—

TESTSIEGER



GUT (2,1)

Erstveröffentlichung am 29.01.2025:
www.test.de/logocheck

Im Test
Ausgabe 09/2025
9 Kabelsauger
ohne Beutel

251297

Boost CX1 Allergy

TESTSIEGER



GUT (2,1)

Im Test:
9 Kabelsauger
ohne Beutel

Ausgabe 09/2025
www.test.de

251671

Boost CX1 CarCare

Baureihe Boost CX1



Gewicht: ca. 7,8 kg mit
Saugzubehör am VarioClip
Staubbehältervolumen: 1,0 l




Bezeichnung	Boost CX1 Parquet	Boost CX1 Cat & Dog
Bedienoberfläche	Icons	Icons
Steuerung	Drehregler	Drehregler
TrackDrive	•	•
Universal-Bodendüse	SBD 365-3	SBD 365-3
Hartbodendüse	SBB 300-3	—
Turbobürste	—	STB 305-3
Flexible Fugendüse	—	—
Breite Polsterdüse	—	—
Handgriff	•	•
Miele@Home	—	—
Geräuschdämmung	•	•
Kabelaufwicklung	Automatisch	Automatisch
Grundfarbe	Lotosweiß	Obsidianschwarz
Applikationen	Roségold	Roségold
Staubbehälter	Kristallgrau	Kristallgrau
EAN	4002516365938	4002516365945
UVP in EUR inkl. MwSt.	369,—	399,—



Baureihe Blizzard CX1



Gewicht: ca. 8,4 kg mit integriertem Saugzubehör
Staubbehältervolumen: 2 l



Bezeichnung	Blizzard CX1 Red	Blizzard CX1 Cat & Dog	Blizzard CX1 Comfort
Bedienoberfläche	Icons	Icons	Icons
Steuerung	Drehregler	Drehregler	Drehregler
Dynamic Drive	–	–	•
Universal-Bodendüse	SBD 660-3	SBD 660-3	SBD 660-3
Hartbodendüse	–	–	SBB 300-3
Turbobürste	–	STB 305-3	–
Flexible Fugendüse	–	–	–
Breite Polsterdüse	–	–	–
Handgriff	•	PerformanceComfort	Comfort + Funksteuerung
Miele@Home	–	–	–
Geräuschdämmung	•	•	•
Kabelaufwicklung	Comfort	Comfort	Comfort
Grundfarbe	Mangorot	Mangorot	Obsidianschwarz
Applikationen	–	–	–
Staubbehälter	Transparent	Transparent	Transparent
EAN	4002516555988	4002516555995	4002516556114
UVP in EUR inkl. MwSt.	389,—	469,—	519,—



Die Produkt-Highlights der Bodenstaubsauger Guard



Stilvoller Hingucker mit starker Performance

Die hochwertigen Guard Staubsauger vereinen beeindruckende Leistung mit stilvollem Design und machen Ihr Zuhause zu einem echten Wohlfühlort. Inspiriert von den neuesten Designtrends, fügen sie sich harmonisch in Ihre Wohnumgebung und setzen dabei stilvolle Akzente. Von lebhaften Farben bis hin zu dezenten Nuancen – mit unserer vielfältigen Auswahl finden Sie garantiert das Modell, das perfekt zu Ihrem persönlichen Stil passt.



Automatic Mode

Intelligente Leistungsanpassung an die jeweilige Oberfläche - ohne manuelles Umschalten.




Comfort Handgriff mit Steuerung

Mit dem ergonomischen Funk-Handgriff steuern Sie Ihren Staubsauger ganz mühelos. Der integrierte Saugpinsel am Handgriff ermöglicht die schnelle Reinigung zwischen durch.




Hausgerätevernetzung mit Miele@home¹⁾

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



Integrierte 2in1 Düse

Cleveres Reinigungszubehör: Die platzsparende 2-in-1-Polster- und Fugendüse ist schnell und einfach einsetzbar.



Silence-System pro

Besonders leise: Mit dem Miele Guard L1 Silence saugen Sie mit einem niedrigen Geräuschlevel von gerade einmal 62 dB.



Comfort-Kabelaufwicklung

Extra schnell und bequem: Das gesamte Kabel lässt sich mit nur einem Tipp auf die Fußtaste einfahren.

¹⁾ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

Die Produktvorteile aller Bodenstaubsauger Guard



Filtersystem mit ComfortFit

Das Miele Filtersystem mit ComfortFit überzeugt durch eine starke Filterleistung: für verbesserte, staubreduzierte Luftqualität nach dem Saugen.



Starke Reinigungsleistung

Die perfekte Kombination aus hoher Saugleistung und strömungsgünstigen Luftwegen.



Vollwertiges Zubehör

Durchdachte und jederzeit griffbereite Zubehörteile für die komfortable Reinigung von Polster, Fugen und sensitive Oberflächen.



Universal-Bodendüse

Bequeme Reinigung: Leichtläufiges Staubsaugen auf verschiedenen Böden mit unserer modernen Universal-Bodendüse.



Variable Reinigungsstufen

Individuell und flexibel: Dank verschiedener Reinigungsmodi passen Sie die Leistung Ihrer Reinigungsaufgabe an.




Aktionsradius

Kaum Steckdosen-Wechsel: Miele Bodenstaubsauger verschaffen Ihnen einen besonders großen Aktionsradius.



360° Lenkrollen

Mit den vollständig um die eigene Achse drehbaren Lenkrollen bleiben Sie immer in Bewegung.



Parksystem für Saugpausen

Praktisch: Bodendüse und Saugrohr werden am Heck geparkt.



Gutschein Staubbeutel

Beim Kauf eines Bodenstaubsaugers Guard erhalten Sie einen Gutschein für ein Paket Staubbeutel gratis!¹⁾



Qualität

Höchste Qualitätsansprüche: Jedes unserer Produkte wurde auf Langlebigkeit getestet.

¹⁾ Inhalt: 4 Staubbeutel und 2 Filter.




Baureihe Guard L1



Gewicht: ca. 6,7 kg mit integriertem Saugzubehör
Staubbeutelvolumen: 3,5 l



Bezeichnung	Guard L1 Parquet XL	Guard L1 Silence	Guard L1 Performance Plus
Bedienoberfläche	LED Icons	LED Icons	LED Icons
Steuerung	Plus-/Minus-Fußtasten	Plus-/Minus-Fußtasten	Plus-/Minus-Fußtasten
DynamicDrive	•	•	—
Universal-Bodendüse	SBD 365-3	SBD 680	SBD 680
Hartbodendüse	SBB 400-3	—	—
Turbobürste	—	—	—
Flexible Fugendüse	—	—	—
Breite Polsterdüse	•	•	•
Handgriff	Comfort 2.0	Comfort 2.0	Comfort 2.0
Miele@home	—	—	—
Geräuschdämmung	•	Silence-System pro	Silence-System plus
Kabelaufwicklung	Comfort	Comfort	Comfort
Grundfarbe	Brillantweiß	Casagrau	Brillantweiß
Applikationen	Roségold	Roségold	Roségold
Seitenpanel	Seidengrau/Stoff	Casagrau/Diamant	Brillantweiß/Diamant
EAN	4002516794561	4002516794462	4002517023172
UVP in EUR inkl. MwSt.	389,—	369,—	389,—



Guard L1 AllFloor	Guard L1 Cat & Dog	Guard L1 Comfort
LED Icons	LED Icons	Display
Plus-/Minus-Fußtasten	Plus-/Minus-Fußtasten	Plus-/Minus-Fußtasten
•	—	•
SBD 365-3	SBD 365-3	SBD 365-3
SBD 380-3	—	SBD 380-3
—	STB 305-3	—
—	—	—
•	•	•
Comfort 2.0	Comfort 2.0	Comfort 2.0 + Funksteuerung
—	—	•
•	•	•
Comfort	Comfort	Comfort
Obsidianschwarz	Obsidianschwarz	Titanium Pearlfinish
Roségold	Roségold	Kupfer
Onyxgrau/Stoff	Obsidianschwarz/Diamant	Chaletgrau/Stoff
4002516794530	4002516794493	4002516794578
389,—	399,—	499,—

Baureihe Guard M1



Gewicht: ca. 6,6 kg mit integriertem Saugzubehör
Staubbeutelvolumen: 4,5 l



Bezeichnung	Guard M1 Flex	Guard M1 Silence	Guard M1 Parquet Flex
Bedienoberfläche	LED Icons	LED Icons	LED Icons
Steuerung	Mode-Taste	Mode-Taste	Mode-Taste
DynamicDrive	—	—	—
Universal-Bodendüse	SBD 365-3	SBD 680-3	SBD 365-3
Hartbodendüse	—	—	SBB 300-3
Turbobürste	—	—	—
Flexible Fugendüse	•	—	•
Breite Polsterdüse	—	—	—
Handgriff	•	•	•
Miele@home	—	—	—
Geräuschdämmung	•	Silence-System plus	•
Kabelaufwicklung	Comfort	Comfort	Comfort
Grundfarbe	Nordicblau	Casagrau	Brillantweiß
Applikationen	Spacegrau	Spacegrau	Spacegrau
Seitenpanel	—	—	—
EAN	4002516833796	4002516795230	4002516795261
UVP in EUR inkl. MwSt.	279,—	319,—	339,—



Guard M1 Performance Plus	Guard M1 Cat & Dog
LED Icons	LED Icons
Mode-Taste	Mode-Taste
—	—
SBD 680	SBD 365-3
—	—
—	STB 305-3
—	—
•	—
•	•
—	•
Silence-System plus	•
Comfort	Comfort
Brillantweiß	Obsidianschwarz
Spacegrau	Spacegrau
—	—
4002517021956	4002516795247
349,—	359,—

Baureihe Guard S1



Gewicht: ca. 5,6 kg mit
Saugzubehör am VarioClip
Staubbeutelvolumen: 3,5 l



Bezeichnung	Guard S1	Guard S1	Guard S1 Parquet Flex
Bedienoberfläche	Icons	Icons	Icons
Steuerung	Drehregler	Drehregler	Drehregler
DynamicDrive	—	—	—
Universal-Bodendüse	SBD 355-3	SBD 355-3	SBD 355-3
Hartbodendüse	—	—	SBB 300-3
Turbobürste	—	—	—
Flexible Fugendüse	—	—	•
Breite Polsterdüse	—	—	—
Handgriff	•	•	•
Miele@home	—	—	—
Geräuschkämpfung	•	•	•
Kabelaufwicklung	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Grundfarbe	Sunsetgelb	Obsidianschwarz	Brillantweiß
Applikationen	Spacegrau	Spacegrau	Spacegrau
Seitenpanel	—	—	—
EAN	4002516794066	4002516794219	4002516794073
UVP in EUR inkl. MwSt.	199,—	209,—	259,—



Guard S1 Performance

Icons

Drehregler

—

SBD 680

—

—

•

•

•

—

•

Automatisch

Brillantweiß

Spacegrau

—

4002516938040

269,—

Zubehör Staubsauger

Zubehör Staubsauger Triflex



**Li-Ion Akku
HX-LA 10**

M.-Nr. 13053910
EAN 4002517016587
139 €*



**Ladeschale für
Li-Ion Akku HX-LS**

M.-Nr. 11384900
EAN 4002516262732
89,90 €*



**Flexibler Schlauch
HX-FSH10**

M.-Nr. 12395710
EAN: 4002516725022
28,90 €*



**Handbürste Electro
Compact HX-EC10**

M.-Nr. 12410940
EAN: 4002516732662
84,90 €*



**Accessory Holder
HX-AH**

M.-Nr. 11724560
EAN 4002516411802
17,90 €*

für Triflex HX1 und HX2

Für Triflex HX3

für Triflex HX1 und HX2

Für Triflex HX3



**Elektrobürste
HX-SEB 430
ElectroComfort**

M.-Nr. 13000250
EAN 4002516992011
119 €*



**Elektrobürste
HX-SEB 431
ElectroComfort**

M.-Nr. 13118760
EAN 4002517036769
119 €*



**Elektrobürste
HX-SEB 435
ElectroPremium
mit Brillantlight**

M.-Nr. 13000400
EAN 4002516991953
149 €*



**Elektrobürste
HX-SEB 436
ElectroPremium
mit Brillantlight**

M.-Nr. 13118770
EAN 4002517036820
149 €*



**Hardfloor Care
HX-HC**

M.-Nr. 11724550
EAN 4002516412212
46,90 €*

Nur für Triflex HX1
Facelift, HX2 und HX3

Nur für Triflex HX1

Nur für Triflex HX3



**Feinstaubfilter
HX-FSF 2**

M.-Nr. 13070280
EAN 4002517017140
45,90 €*



**Feinstaubfilter
HX-FSF**

M.-Nr. 11385020
EAN 4002516262756
45,90 €*



**AquaTwister
HX-AT 10**

M.-Nr. 12977320
EAN 4002516988311
159 €*



**AquaPads (4 Stk)
Universal HX-APU**

M.-Nr. 12977770
EAN 4002516981947
24,90 €*



**FloorClean 500 ml
Bodenreiniger**

M.-Nr. 13006690
EAN 4002516991571
13,90 €* (1L = 27,80 €)

Zubehör Staubsauger Duoflex



**HX-LA 20 Basic
für Duoflex Basic**

M.-Nr. 12519010
EAN 4002516837022
99 €*



**HX-LA 21
für Duoflex Cat&Dog,
Extra und TotalCare**

M.-Nr. 12519020
EAN 4002516837039
99 €*



**Flexibler Schlauch
HX-FSH20**

M.-Nr. 12395720
EAN 4002516725220
28,90 €*



**Handbürste Electro
Compact HX-EC20**

M.-Nr. 12410910
EAN 4002516732655
84,90 €*



**Accessory Holder
HX-AH20**

M.-Nr. 12410980
EAN 4002516732686
17,90 €*

Zubehör Staubsauger



**Hardfloor Care
HX-HCT 20**

M.-Nr. 12523560
EAN 4002516809210
46,90 €*



**Feinstaubfilter
HX-FDF 20**

M.-Nr. 12518910
EAN 4002516796541
45,90 €*



**AllFloor Bürste
HX-AF 20****

M.-Nr. 12408100
EAN 4002516732648
59,90 €*

Zubehör Staubsauger Triflex und Duoflex



**Saugpinsel
HX-DB**

M.-Nr. 12395490
EAN 4002516732631
13,90 €*



**Universalbürste
HX-UB**

M.-Nr. 12410960
EAN 4002516732679
26,90 €*



**Flexible Fugendüse
600mm HX-CNXL**

M.-Nr. 12395700
EAN 4002516725046
19,90 €*



**Fugendüse
HX-CN**

M.-Nr. 12518930
EAN 4002516796749
9,90 €*



**Polsterdüse
HX-UN**

M.-Nr. 12518950
EAN 4002516797951
19,90 €*

Original Miele Staubsaugerbeutel

Für Geräte der Baureihen Classic C1, Complete C2,
Complete C3, S8, S5, S2, S800, S600, S400i

Für Geräte Guard M1



GN HyClean Pure

M.-Nr. 12421170
EAN 4002516766940
15,95 €*



**GN XL-Pack
HyClean Pure**

M.-Nr. 12497870
EAN 4002516782780
31,90 €*



**GN XXL-Pack
HyClean Pure**

M.-Nr. 12498250
EAN 4002516811282
54,90 €*



CO HyClean Pure

M.-Nr. 12557080
EAN 4002516830085
15,95 €*



**CO XL-Pack
HyClean Pure**

M.-Nr. 12694900
EAN 4002516897347
31,90 €*

Für Geräte Guard M1

Für Geräte der Baureihen Compact C1, Compact C2,
Complete C1, S6, S4, S700, S500, S300i, S290,
S241-S256i



**CO XXL-Pack
HyClean Pure**

M.-Nr. 12695230
EAN 4002516897521
54,90 €*



FJM HyClean Pure

M.-Nr. 12421180
EAN 4002516747505
15,95 €*



**FJM XL-Pack
HyClean Pure**

M.-Nr. 12498160
EAN 4002516782681
31,90 €*



**FJM XXL-Pack
HyClean Pure**

M.-Nr. 12498260
EAN 4002516782681
54,90 €*

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

** solange der Vorrat reicht

Zubehör Staubsauger

Original Miele Staubsaugerbeutel

Für Geräte Guard S1 und L1



TU HyClean Pure

M.-Nr. 12557060
EAN 4002516829751
15,95 €*



TU XL-Pack HyClean Pure

M.-Nr. 12694890
EAN 4002516897538
31,90 €*



TU XXL-Pack HyClean Pure

M.-Nr. 12695210
EAN 4002516897354
54,90 €*

Universal-Bodendüsen



AllTeQ SBD 365-3

M.-Nr. 11805640
EAN 4002516445289
74,90 €*



AllTeQ-E SBD 365-3

M.-Nr. 11607410
EAN 4002516368892
74,90 €*



AllFloor SBD 380-3

M.-Nr. 12789670
EAN 4002516881247
54,90 €*



E-TeQ Plus SBD 680-3

M.-Nr. 12789650
EAN 4002516881230
84,90 €

Bodenbürsten für Hartböden



Exklusiv
bei Miele

Parquet Twister XL SBB 400-3

M.-Nr. 7101160
EAN 4002514358772
69,90 €*



Exklusiv
bei Miele

Parquet Twister SBB 300-3

M.-Nr. 7155710
EAN 4002514399164
59,90 €*



Exklusiv
bei Miele

Hardfloor Twister SBB 300-3

M.-Nr. 9730770
EAN 4002515387238
59,90 €*



TurboTeQ STB 305-3

M.-Nr. 10455360
EAN 4002515817599
94,90 €*



Turbo Mini STB 101

M.-Nr. 7252850
EAN 4002514469324
64,90 €*

Spezialzubehör



Flexibler Schlauch SFS 10

M.-Nr. 7252210
EAN 4002514467566
35,90 €*



Saugpinsel SSP 10

M.-Nr. 11607230
EAN 4002516369158
13,90 €*
* außer Borsten



Exklusiv
bei Miele

Flexible Universal- bürste SUB 20

M.-Nr. 11607330
EAN 4002516368878
26,90 €*
* außer Borsten



Spotlight Comfort Handgriff SGC 20

M.-Nr. 9385930
EAN 4002515205198
59,90 €*



Kombi Fugen- und Polsterdüse SPFD 20

M.-Nr. 12789690
EAN 4002516923008
29,90 €*

Zubehör Staubsauger



**Flexible Fugendüse
SFD 20**
M.-Nr. 7252100
EAN 4002514467542
19,90 €*



**Lange Fugendüse
SFD 10**
M.-Nr. 11607350
EAN 4002516368885
14,90 €*



**Heizkörperbürste
SHB 30**
M.-Nr. 9660490
EAN 4002515362785
23,90 €*



**Matratzendüse
SMD 10**
M.-Nr. 7252280
EAN 4002514467580
18,90 €*



**Polsterdüse
SPD 20**
M.-Nr. 11483910
EAN 4002516324201
23,90 €*
* außer Fadenheber

Original Miele Abluftfilter

Für Geräte der Baureihen Complete C2-C3, Compact C1-C2, S4, S5, S6 und S8, Guard S1, M1 und L1



CarCareSet
Inhalt: STB 101, SUB 20, SFD 20, Microfasertuch
M.-Nr. 12563340
EAN 4002516809326
109,- €*



PetCareSet
Inhalt: STB 305-3, SPD 20, SMD 10
M.-Nr. 12563350
EAN 4002516809333
119,- €*



HomeCareSet
Inhalt: STB 305-3, SMD 10, SUB 20, SFD 20
M.-Nr. 12563370
EAN 4002516808978
149,- €*



**HEPA AirClean Filter
SF HA 50-1**
M.-Nr. 12785390
EAN 4002516885818
34,90 €*



**Active AirClean
Filter SF AA 50-1**
M.-Nr. 12785350
EAN 4002516885597
23,90 €*

Original Miele Abluftfilter

Für Geräte der Baureihen Complete C2-C3, Compact C1-C2, S4, S5, S6 und S8, Guard S1, M1 und L1

Für Geräte der Baureihen Complete C1, Classic C1**, Dynamic U1, S2, S300-800 und S7



**AirClean Plus Filter
SF AP 50-1**
M.-Nr. 12868930
EAN 4002516916246
22,90 €*



**Silence AirClean
Filter SF SA 50-1**
M.-Nr. 12785400
EAN 4002516885603
22,90 €*



**HEPA AirClean Filter
SF HA 30-1**
M.-Nr. 12785370
EAN 4002516883890
34,90 €*



**Active AirClean
Filter SF AA 30-1**
M.-Nr. 12718090
EAN 4002516885580
23,90 €*

Original Miele Abluftfilter

Für alle Miele Staubsauger
(außer Handstaubsauger S1, Swing H1)

Für Geräte der Baureihe Boost



**AirClean Filter
SF SAC 20/30**
M.-Nr. 3944711
EAN 4002513902709
11,95 €*



**Feinstaubfilter
CX FSF**
M.-Nr. 11639250
EAN 4002516377153
45,90 €*



**Hygiene Filter
SF HY 60**
M.-Nr. 11639240
EAN 4002516377337
22,90 €*



**HEPA AirClean Filter
SF HA 60**
M.-Nr. 11639210
EAN 4002516377269
34,90 €*

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

www.miele.de

info@miele.de

Miele Kundenservice für Hausgeräte

05241 22 44 666

Wir sind für Sie da:

Mo. – Fr. 8:00 – 20:00 Uhr

Sa. 9:00 – 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

Teilen Sie Ihren Erfolg mit Ihren Fans und Followern. Fügen Sie folgende Hashtags zu Instagram, Facebook, LinkedIn hinzu:

#miele #immerbesser

Folgen Sie uns!



Entdecken Sie weitere Prospekte, Produktdetails und Event-Highlights auf www.miele.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter www.miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG, Gütersloh / M.-Nr. 12 491 225 (Excellence) / 26-0667 / Änderungen vorbehalten 10/26