

Miele

Geschirrspülen

Miele. Immer Besser.

Stand: Oktober 2026



Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „**Immer Besser**“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

Seit mehr als 125 Jahren gilt Miele als Inbegriff erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst.

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr *Reinhard Zinkann*



Eine Liebe, die ein Leben lang hält.

Einmal Miele, immer Miele.

Ihre Geräte sollen nicht nur funktionieren, sondern so ansprechend aussehen, dass sie keine Wünsche offen lassen, und zwar ein Leben lang. Geräte von Miele sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verbinden mühelos Form und Funktion. Sie sind so designt, dass Sie sich unweigerlich in sie verlieben – immer wieder.



Die Miele Geschirrspüler

Nutzen Sie Ihre besten Gläser einfach jeden Tag.



Die Miele Geschirrspüler sind mit der Technologie für makellose Pflege und perfekte Spülergebnisse ausgestattet. Entdecken Sie AutoDos für die automatische und präzise Dosierung von Reinigungsmittel. Erleben Sie Flexibilität beim Beladen mit einfach verstellbaren Körben. Sparen Sie umweltfreundlich, genießen Sie streifenfreien Glanz und langlebige Miele Qualität – bei jedem Durchlauf.




Machen Sie sich nie wieder Gedanken über den Abwasch. Verstellbare Körbe für flexibles Beladen, Einsparungen, die die Umwelt schonen, glänzende Ergebnisse und dauerhafte Miele Qualität – modernste Technologie macht eine perfekte Reinigung möglich.



Lernen Sie AutoDos kennen, das weltweit erste automatische Dosiersystem für Reinigungsmittel mit PowerDisk¹. Hervorragende Reinigungsergebnisse und Einsparpotenziale mit der perfekten Menge an Reinigungsmitteln für strahlend sauberes Geschirr – jedes Mal.



Mit der praktischen AutoOpen² Funktion öffnet die Tür des Geschirrspülers automatisch bei Programmende. Durch ein Gebläse wird die feuchte Luft im Spülraum schnell abgeleitet. So können Sie das gereinigte Geschirr sofort wieder verwenden. Ihre Arbeitsplatte bleibt vor Feuchtigkeit geschützt, da eine spezielle Luftführung die Feuchtigkeit effektiv ableitet.



Verfolgen Sie Ihren Energie- und Wasserverbrauch mit unserer neuen Verbrauchsübersicht. Analysieren Sie die Verbrauchsmuster Ihrer Programme. Erhalten Sie Tipps für umweltfreundliches Geschirrspülen und erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät maximal effizient nutzen.

¹ Patent: EP2850990B1, US9962062B2
² Patent: DE102007008950B4, EP2120671B1





Inhaltsverzeichnis

Einführung

Willkommen bei Miele	2
Einmal Miele, immer Miele	4
Inhaltsverzeichnis	6
Innovation AutoDos	10
Bauformen	12
Größenvielfalt	16
Blendenkonzepte	18
Hausgerätevernetzung mit Miele@home	20

Produktvorteile

Die Highlights der Miele Geschirrspüler	22
Weitere Produktvorteile	24
Korbgestaltung	26
Spülprogramme	34
Qualitätstests	36
Geschirr- und Gläserschonung	38

Produkte

Übersicht Marketingklasse	40
Iconübersicht	42
Produktübersicht	43
ProfiLine Geschirrspüler	62
Zubehör und Verbrauchsmittel	70





Geschirrspülen in einer neuen Dimension:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk.

Exzellente Reinigungsergebnisse —

dank exklusiv entwickeltem Pulvergranulat

Perfekte Dosierung — kein Überdosieren

Für perfekte Reinigungsergebnisse.

Miele PowerDisk und
PowerDisk Eco —

bestehen zu 100% aus Altplastik

Wirksam gegen Viren —

Miele Geschirrspüler entfernen mehr als 99,9 % der Viren².

Erleben Sie mit Miele AutoDos Geschirrspülen der Extraklasse: für maximale Zeitersparnis und herausragende Reinigungsergebnisse!


AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Das enthaltene Pulvergranulat wurde speziell auf den Geschirrspüler und die automatische Dosierung abgestimmt. Es löst sich schnell auf und erzielt dadurch optimale Ergebnisse, sodass ihr Geschirr bei jedem Spülgang strahlend sauber wird.

Dank der PowerDisk wird das Granulat automatisch dosiert — je nach Programm immer zum optimalen Zeitpunkt. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern und können die Zeit für andere Dinge nutzen. Auch eine Überdosierung ist nicht mehr möglich, sodass wichtige Ressourcen gespart werden. Eine PowerDisk reicht für durchschnittlich 20 Spülgänge¹. Genießen Sie Ihre Freiheit dank Miele AutoDos!

Optimale Reinigungsergebnisse dank exklusivem Pulvergranulat, speziell für den Miele Geschirrspüler entwickelt

Das speziell für unsere Geschirrspüler entwickelte Pulvergranulat sorgt in Kombination mit AutoDos für eine optimale Dosierung und führt dabei zum perfekten Reinigungs- und Trockenergebnis. Das vermeidet eine Überdosierung, es wird nur so viel verwendet wie nötig.

Das Ausgangsmaterial der PowerDisk-Becher besteht zu 100 % aus Altplastik.



Auszeichnung für höchste Hygiene Ergebnisse in Verbindung mit dem Miele AutoDos System.

Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter <https://www.miele.com/g7000-c>



Komfortabel und bequem

An Geschirr-Reiniger müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit.



Clever vernetzt

Mit Miele@home schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter: Der Geschirrspüler lässt sich sicher und komfortable vernetzen und macht damit die Bedienung noch einfacher und bequemer. Sie profitieren von einzigartigem Komfort. Ob Sie Ihr Gerät über die App aktivieren oder einfach Reiniger und Zubehör bestellen, das alles entscheiden Sie selbst.

Freiheit in jeder Hinsicht

Die Geschirrspüler Generation G 7000 bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

¹ Für ca. 20 Spülgänge im Programm ECO

² Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.



Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern für Ihre Küche.

Welche Art von
Gerät wünschen
Sie?

Die Bauformen der
Miele Geschirrspüler



Vollintegrierbare Geschirrspüler

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.



Integrierbare Geschirrspüler

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



Unterbau-Geschirrspüler

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß und Edelstahl CleanSteel erhältlich.



Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



Hocheinbau

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.

Für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie

Vielfältige Einbaumöglichkeiten der Miele Geschirrspüler



Miele FrontFit

Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen. Mit der FrontFit Technik bietet Miele spezielle Modelle, die das Spaltmaß zum Sockel oder zur angrenzenden Front auf ein Minimum reduzieren. Dadurch entsteht ein optimales Fugenbild. Dank der intelligenten Gleit-Mechanik ist die Bedienung besonders komfortabel.



Einheitliche Optik: Die neue Technik Miele FrontFit sorgt für ein optimales Design in allen Einbausituationen.



Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



Sockellooses Küchendesign

Noch harmonischere Ansichten: Dank FrontFit sind Miele Geschirrspüler selbst mit nahezu sockellosen Küchendesigns kombinierbar.

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



XXL-Geschirrspüler

(85 cm Höhe, 60 cm Breite)

Integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte.

XXL- Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.



Standard-Geschirrspüler

(81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



Die Extraschmalen von Miele

(81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Unsere 45 cm breiten Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern.


Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Blendenkonzepte der Miele Geschirrspüler *



Bei den Blendenkonzepten unserer Geschirrspüler steht immer eines im Mittelpunkt: Sie. Die Bedienung ist auf allen Ebenen nutzerfreundlich gestaltet und Sie werden logisch und intuitiv durch alle Schritte geleitet.




Bedienen per Touch: Mit M Touch scrollen und wischen Sie durchs Menü – ähnlich wie auf dem Smartphone. Durch das leicht geneigte Display können Anzeigen auch besonders gut abgelesen werden. Und: Die Blende mit Display ist spürbar einfach zu reinigen.

Programmwahl über die Sensortasten:

Eine breite Auswahl an direkt anwählbaren Programmen übersichtlich auf der Bedienblende.

Programmnamen und weitere Inhalte werden über das TFT-Klartextdisplay angezeigt.




Das **moderne Erscheinungsbild** in der Kombination von Obsidianschwarz mit hochwertigem Edelstahl setzt besondere Akzente und passt sich dem Küchenumfeld optimal an.

Modellabhängig kann die Farbe vollflächig auch in Brillantweiß ausgewählt werden.




Die Spülprogramme und -optionen werden einfach per Tastsendruck ausgewählt. Die Anzeige erfolgt über die 7-Segment-Anzeige.


Blendenfarben für integrierte Geschirrspüler



Edelstahl CleanSteel



Brillantweiss



Obsidianschwarz

* modellabhängig



Die vollintegrierten Geschirrspüler von Miele passen sich dem Küchenumfeld perfekt an, die schmale und übersichtliche Bedienblende tritt nur in Erscheinung, wenn sie benötigt wird.



Für ein Höchstmaß an Komfort steht unser M Touch Vi Display: Auf dem großen, gut lesbaren TFT-Display wählen Sie Programme und Optionen per Berührung und Fingerwischen, einfacher geht's nicht.



Das einzeilige TFT-Klartextdisplay macht das Ablesen der Anzeigen komfortabel. Die Bedienblende ist modellabhängig mit hinterleuchtetem Miele Logo erhältlich.



Spülprogramme und -optionen wählen oder ändern Sie per Tastendruck – ganz intuitiv. Eine Vielzahl an Programmen kann per Direktauswahl komfortabel angesteuert werden.

Klassisch im Design, einfache und übersichtliche Bedienung. Die Programmwahl erfolgt über Tastenanwahl, im Display erscheint die Rest-Laufzeit über die 7-Segment Anzeige.



Blende vollintegrierter Geschirrspüler

Hausgerätevernetzung mit Miele@home¹

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Mit der Miele App können Sie Ihre Geräte sogar unterwegs steuern – egal wo Sie sich gerade befinden. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App¹

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App können Sie Ihre Miele Hausgeräte mobil steuern und haben alles stets im Blick – egal ob von zu Hause oder unterwegs. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten. Laden Sie die App jetzt herunter!



Smartspeaker²

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistentensystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte oder die Tür Ihres Kühlschranks einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.




Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home¹

Die Produkt-Highlights der Miele App¹



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

RemoteUpdate


Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

Consumption Dashboard

Durch die transparente Darstellung des Energie- und Wasserverbrauchs können Kosten und Ressourcen gespart werden.



Entdecken Sie alle Möglichkeiten der Miele App!
www.miele.de/mieleathome



Laden Sie die Miele App jetzt herunter!



¹ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

² Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req.

Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.



AutoDos

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Geschirrspüler

Exklusiv bei Miele Überlegenes Reinigungssystem

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk¹. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge², ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.



Energieeffizienz

Nachhaltigkeit ist Programm – die meisten Miele Geschirrspüler erreichen die höchste Energieeffizienzklasse A.



Geringe Geräusche

Dank Miele Silence Paket liefern unsere Geschirrspüler hervorragende Ergebnisse und arbeiten nahezu geräuschoslos.




Exklusiv bei Miele QuickPowerWash

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



Geprüfte Hygiene

Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspülern werden mehr als 99,9 % der Viren entfernt³.



Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smarter: Dank Miele@home⁴ können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

¹ Patent: DE102031304391, EP2798995

² Im Programm ECO

³ Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

⁴ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Welche Produktausstattungen sind Ihnen besonders wichtig?

Die Produktvorteile der Miele Geschirrspüler*



Exklusiv bei Miele **3D-MultiFlex-Schublade¹**
Entspannt einräumen: Durch raffinierte Verstellmöglichkeiten platzieren Sie auch kleine Geschirteile passend.



Exklusiv bei Miele **BrilliantLight²**
LED Beleuchtung im Innenraum sorgt auch bei dunkleren Raumverhältnissen für die perfekte Sicht beim Ein- oder Ausräumen.



Exklusiv bei Miele **M Touch Display**
Ein großzügiges Display und Scrollen durch seitliches Wischen sorgen für eine schnelle, einfache Bedienung.



FlexLine Korbgestaltung
Flexibilität schafft Komfort: Einfach verstellen, flexibel platzieren und beste Reinigungsergebnisse erzielen.




Exklusiv bei Miele **AutoOpen-Trocknung**
Perfekte Trocknung des Geschirrs: Dank ausgefeilter AutoOpen-Technologie in ausgewählten Geräten.



Exklusiv bei Miele **AutoClose**
Ein leichter Kontakt genügt: Mit AutoClose schließt sich die Tür motorgestützt.



Exklusiv bei Miele **Knock2open³**
Raffiniert: Der Geschirrspüler integriert sich nahtlos in grifflose Küchen – und öffnet auf Klopfen automatisch.



ExtraLeise
So leise: Das Programm spült mit einem Geräuschwert von ab 37 dB(A), den man kaum wahrnimmt.



SensorDry
Intelligente Anpassungen des Spülprogrammes sparen Energie und Zeit beim Trocknen.



ComfortClose

Praktisch: Die Tür lässt sich besonders leicht öffnen und schließen und bleibt jeder beliebigen Position stehen.



Brilliant GlassCare⁴

Behutsam und werthaltig: Mit Brilliant GlassCare werden Ihre Gläser schonend gepflegt.



Warmwasseranschluss

Bis zu 35 % Stromersparnis⁵: Jeder Miele Geschirrspüler verfügt über einen Warmwasseranschluss bis 60 °C.



Maßgedecke

Viel Raum für Geschirr: Platz für bis zu 14 Maßgedecke.



Halbe Beladung

Keine volle Beladung nötig: Die automatische Beladungserkennung passt den Wasser- und Stromverbrauch an.



Frischwasserspüler ab 6 Liter Wasserverbrauch

Minimaler Wasserverbrauch im Programm Automatik bei besten Ergebnissen und zur Schonung der Ressourcen.



Timer

Clever: Das Gerät wählt hierbei immer automatisch den günstigsten Stromtarif für Sie aus.



SolarSpar

Unschlagbar: Minimaler Stromverbrauch von 0,06 kWh pro Spülgang mit Solarthermie, Wärmepumpe oder Gas-Öl-Heizung.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig


¹ Patent: DE102015120882, EP3409182, EP3649912

² Patent: EP2233061, EP2540208

³ Patent: EP2428153, US875824, US9267319

⁴ im Programm Fein

⁵ im Durchschnitt des Programmmix, verglichen mit Kaltwasser-Anschluss



Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung der Miele Geschirrspüler der Generation 7000*



Exklusiv bei Miele **3D-MultiFlex-Schublade**
Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet. Auch kleine Geschirrtteile wie Espressotassen finden hier Platz.



Exklusiv bei Miele **FlexCare-Gläserhalter**
Einzigartig sichere und schonende Platzierung: Integrierte Silikonpolster und Noppenstruktur sorgen für einen sicheren Halt.



Exklusiv bei Miele **FlexCare-Tassenauflage**
Schützende Silikon Elemente und Noppenstruktur für perfekten Halt.



XL-Assist
Perfekt für Großes: Mit XL-Assist können Sie Töpfe und Schalen platzsparend positionieren.



MultiClip
Praktisch für Kleines: Mit dem MultiClip können Sie kleine Schalen, Dosen oder Deckel einfach im Korb befestigen.



Exklusiv bei Miele **StrawClean**
Sorgfältig sauber: Wiederverwendbare Trinkhalme werden gründlich gereinigt und sicher festgehalten.



FlexCare Glass & Bottle
Maximale Flexibilität: Flaschen und Gläser finden zur optimalen Reinigung einen sicheren Platz im Unterkorb.



Zweiteilig klappbare Spikereihe
Perfekte Trocknung und Platzierung von Schüsseln.



Ergonomische Korbgriffe
Vereinfachen den Alltag: Die Korbgriffe erleichtern das Handling bei jedem Be- und Entladen.

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler 60 cm Breite

Korbgestaltung „**MaxiComfort**“
(G 72xx E, G 76xx E, G 77xx, G 79xx)

3D-MultiFlex-Schublade


- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 komplett zweiteilig klappbare Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 klappbare Spikereien
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 10 höhenverstellbarer FlexCare Glass & Bottle (für zwei Flaschen)
- 11 StrawClean
- 12 2 MultiClips
- 13 XL-Assist



Korbgestaltung „**ExtraComfort**“
(G 71xx, G 72xx, G 73xx, G 76xx)

3D-MultiFlex-Schublade


- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:


- 3 höhenverstellbar
- 4 zweiteilig klappbare Spikereihe (vorne)
- 5 FlexCare-Tassenauflagen mit Noppenstruktur und Aufnahmeelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 Spikereien (rechts klappbar, links fest)
- 9 höhenverstellbarer FlexCare Glass & Bottle (für zwei Flaschen)
- 10 2 MultiClips
- 11 XL-Assist



Korbgestaltung „**Comfort**“
(G 56xx Active**, G 58xx Active Plus)



3D-MultiFlex-Schublade*/**

- 1** höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2** seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:

- 3** höhenverstellbar
- 4** feste Spikereihe
- 5** FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Aufnahmeelementen für Weingläser
- 6** breites Griffelement im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7** MultiComfort-Bereich
- 8** 2 Spikereien (rechts klappbar, links fest)


* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

** G 56xx Active mit Original Besteckschublade statt 3D-MultiFlex-Schublade

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler 45 cm Breite

Korbgestaltung „**MaxiComfort 45**“
(G 59xx SL)



MultiFlex-Schublade 45

1 mit klappbaren Spikes für große Besteckteile

Oberkorb:

- 2** höhenverstellbar
- 3** zweiteilig klappbare Spikereihe
- 4** FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 5** breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 6** MultiComfort-Bereich
- 7** 2 klappbare Spikereien
- 8** höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 9** höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip

Korbgestaltung „**ExtraComfort 45**“
(G 57xx SL)

MultiFlex-Schublade 45


1 mit Spikes für große Besteckteile

Oberkorb:


- 2** breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb
- 3** höhenverstellbar
- 4** Spikereihe
- 5** FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser

Unterkorb:

- 6** MultiComfort-Bereich
- 7** 2 klappbare Spikereien
- 8** höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter



Korbgestaltung „**Comfort 45**“
(G 55xx Active SL)



Original Miele Besteckschublade
1 mit Spikes für große Besteckteile

Oberkorb:

- 2** ergonomische Korbgriffe im Ober- und Unterkorb
- 3** höhenverstellbar
- 4** Spikereihe
- 5** FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur

Unterkorb:

- 6** MultiComfort-Bereich
- 7** 2 Spikereien

Welche Korbausstattung benötigen Sie?

Die Korbgestaltung* der Miele Geschirrspüler der Generation G 5000 und der ProfiLine

Korbgestaltung „**MaxiComfort P**“
(ProfiLine PFD 103/104)

3D-MultiFlex-Schublade


- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:


- 3 höhenverstellbar
- 4 komplett zweiteilig klappbare Spikereihe
- 5 FlexCare-Tassenauflage mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement mit Edelstahl, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 klappbare Spikereihe
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter
- 10 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter mit MultiClip
- 11 klappbarer Flaschenhalter



Korbgestaltung „**ExtraComfort P**“
(G 58xx Active Plus E, ProfiLine PFD 102)



3D-MultiFlex-Schublade

- 1 höhenverstellbares Seitenteil rechts
- 2 seitlich verstellbares Seitenteil links

Oberkorb:

- 3 höhenverstellbar
- 4 zweiteilig klappbare Spikereihe (vorne)
- 5 FlexCare-Tassenauflagen mit Noppenstruktur und Silikonelementen für Weingläser
- 6 breites Griffelement, ergonomische Reling im Ober- und Unterkorb

Unterkorb:

- 7 MultiComfort-Bereich
- 8 2 Spikereihe (rechts klappbar, links fest)
- 9 höhenverstellbarer FlexCare-Gläserhalter



Für jede Situation gerüstet

Die Spülprogramme der Miele Geschirrspüler*

Die Extras der Miele Geschirrspüler²

AutoDos: Pulvergranulat wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt.

IntenseZone: Diese Option für verstärkte Reinigungskraft im Unterkorb kann wahlweise zugeschaltet werden.

Quick/Express: Mit der Anwahl dieses Extras verkürzen Sie die Programmlaufzeit.

Aus dem Programm PowerWash 60 °C wird durch die Anwahl Quick das QuickPowerWash Programm.

Extra sauber: Verstärkte Reinigungskraft kann wahlweise zugeschaltet werden.

Extra trocken: Durch eine verlängerte Trocknungsphase und die Erhöhung der Klarspültemperatur werden auch schwierige Teile z. B. aus Kunststoff perfekt getrocknet.

BottleClean: Maßgeschneidert für Flaschen und hohe Gefäße. Optimale Reinigung bei Nutzung von FlexCare Glass & Bottle.

Aktuelle Highlights ausgewählter Spüprogramme



Automatic 45 - 60 °C

Für unempfindliches Geschirr:
z. B. für gemischtes Geschirr mit
haushaltsüblichen Speiserückständen.



ECO

Echt sparsam: Das wasser- und
energiesparende Programm eignet
sich für gemischtes Geschirr.



PowerWash 60 °C

Beste Reinigungs- und Trocknungs-
ergebnisse für normal verschmutztes
Geschirr in 90 Minuten.



ComfortWash 45 °C

Das Programm reinigt ideal leicht ver-
schmutztes Geschirr und temperatur-
empfindliche Gläser.



Intensiv 75 °C


Maximale Reinigung: Töpfe, Pfannen
und Co. werden rückstandslos sauber.

Weitere Programme für spezielle Anwendungen



Hygiene 75 °C

Durch Nutzung hoher Temperaturen werden z. B. Babyflaschen hygienisch gereinigt. Zertifiziert durch die Hochschule Rhein-Waal.¹



Pasta/Paella 75 °C

Für stärkehaltige Gerichte: Nudel-, Reis- und Kartoffelreste werden dank höherer Temperaturen restlos entfernt.



Exklusiv bei Miele SolarSpar

Unschlagbar: Minimaler Stromverbrauch von 0,07 kWh pro Spülgang mit Solarthermie, Wärmepumpe oder Gas-Öl-Heizung.




QuickPowerWash 55 °C

Ideale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



Ohne Oberkorb 65 °C

Für große Gegenstände: Damit kann sperriges Spülgut, wie z.B. die Biomülleimer, problemlos im Unterkorb gereinigt werden.



ExtraLeise 50 °C

Kaum hörbar: Für gemischtes Geschirr mit leicht angetrockneten Speiserückständen.



Biergläser 45 °C

Glanzvoller Auftritt: Das Programm reinigt Biergläser und garantiert die perfekte Schaumkrone.



Gerätepflege 75 °C

Pflegeprogramm: Führt eine effektive Grundreinigung des Geschirrspülers durch und beugt Gerüchen vor.




Salz ausspülen

Praktisch für die Reinigung: Nach dem Befüllen des Salzbehälters wird der Spülraum von Salzurückständen befreit.



Fein 45 °C

Sanft und schonend: Das Programm reinigt ideal temperaturempfindliches Geschirr und Gläser.



ComfortWash+ 55 °C

Hohe Reinigungsleistung: Mit ComfortWash+ werden auch hartnäckige Verschmutzungen gründlich entfernt.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

¹ Testkriterien unter <https://www.miele.com/g7000-c>

² Spüloption kann Einfluss auf den Strom-/Wasserverbrauch bzw. die Laufzeit haben

Höchste Miele Qualität für eine lange Lebensdauer

Die umfassenden Qualitätstests der Miele Geschirrspüler





getestete Qualität

Qualität wird bei Miele groß geschrieben. Deshalb werden besondere Ansprüche an die Fertigung und die verwendeten Materialien gestellt.

Leistungstest

Im Leistungstest werden neben Reinigungs- und Trocknungsergebnis die akustischen Werte sowie die Verbrauchswerte für jedes Spülprogramm mit dem hohen Miele Qualitätsanspruch verglichen.

Der Korb-Test

Um realistische Prüfbedingungen herzustellen, werden die Körbe mit unterschiedlichen Gewichten beladen: bis zu 3 kg in der Besteckschublade, bis zu 10 kg im Oberkorb, bis zu 20 kg im Unterkorb. Unter definierter Belastung werden die Körbe insgesamt 100.000-mal automatisch hinein- und heraus bewegt.

Der Tür-Dauertest

In einem langen Geräteleben wird die Geschirrspülertür besonders beansprucht. Ein Dauertest simuliert diese Belastung: Mit einer speziellen Vorrichtung wird die Geschirrspülertür bis zu 100.000-mal automatisch geöffnet und geschlossen.

Edle Gläser perfekt gepflegt

Die Geschirr- und Gläserschonung der Miele Geschirrspüler

Riedel empfiehlt Miele Geschirrspüler

Empfindliche, edle Weingläser im Geschirrspüler reinigen? Mit Miele kein Problem! Denn mit einer einzigartigen Kombination besonderer Ausstattungsmerkmale* ist Miele der Spezialist für Gläserschonung:

- **3D-MultiFlex-Schublade¹:**
schonende Platzierung langstieliger Gläser im Oberkorb
- **Miele FlexLine Korbgestaltung:**
sichere Platzierung Ihrer Weingläser
- **AutoOpen-Trocknung:**
schonende, brillante Trocknung ohne Nachpolieren
- **Fein-Programm **:
optimal gesteuerte Glaspflege
- **Miele Reinigungsprodukte:**
perfekt abgestimmte Reinigungsprodukte mit spezieller Glasschutzformel

Das Ergebnis: glänzend saubere Gläser ganz ohne Nachpolieren. Keine Schlieren, keine Wasserflecken, kein Glasbruch. Auch nach vielen Spülgängen sind Ihre wertvollen Gläser so schön wie am ersten Tag.

Selbst hochwertige, dünnwandige Gläser können Sie ohne Bedenken in Ihrem Miele Geschirrspüler reinigen. Das bestätigt Riedel Glas, der Hersteller und Urheber von Weingläsern. Für die Reinigung seiner Gläser (mund- und maschinengeblasen) empfiehlt Maximilian Riedel ausdrücklich Miele Geschirrspüler:



Miele Reinigungsprodukte



”

Als Hersteller hochwertiger Gläser ist es für mich von großer Bedeutung, dass unsere Gläser perfekt und schonend gereinigt werden können.

In Kombination mit MIELE wird die Glaspflege zum Kinderspiel und das Ergebnis ist einfach unschlagbar.

Maximilian Riedel

¹ Patent: DE102008062761, EP2201887, US9516990
* Ausstattungsmerkmale modellabhängig



Welche Marketingklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Class

Diamond

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



Energieeffizienz

A

Geräuschemission in dB(A)

41 dB(a)

AutoDos

◆

Korbgestaltung

MaxiComfort Körbe

Knock2Open

◆¹

BrilliantLight

◆

AutoOpen-Trocknung

◆

Class

Platinum

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



Energieeffizienz

A / A -10 %²

Geräuschemission in dB(A)

41-42 dB(a)

AutoDos

◆

Korbgestaltung

MaxiComfort Körbe / ExtraComfort Körbe¹

Knock2Open

◆¹

BrilliantLight

◆¹

AutoOpen-Trocknung

◆

Class

Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



Energieeffizienz

B / A / A -20 %³

Geräuschemission in dB(A)

43 dB(a)

AutoDos

◆¹

Korbgestaltung

MaxiComfort Körbe / ExtraComfort Körbe¹

Knock2Open

—

BrilliantLight

—

AutoOpen-Trocknung

◆

Class

Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



Energieeffizienz

A

Geräuschemission in dB(A)

43-45 dB(a)

AutoDos

—

Korbgestaltung

Comfort Körbe / ExtraComfort Körbe¹

Knock2Open

—

BrilliantLight

—

AutoOpen-Trocknung

◆

¹ Ausstattung modellabhängig

² 10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A.

³ 20 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A.

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes 60cm Modell finden Sie in den Produkttabellen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G angegeben.



Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 37 dB im Programm ExtraLeise.



Besteckreinigung

Patentierter 3D-MultiFlex-Schublade¹⁾ bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Blendenkonzept


Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.

Stand-Geschirrspüler

Produktübersicht –
60 cm breite Geräte



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5611 SC Active	G 5811 Active Plus	G 5811 SC Active Plus	G 5833 SC Active Plus E
Marketingklasse	Silver	Silver	Silver	Silver
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–	–
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–	–
AutoDos	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,53	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,28	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	13	14	14
EcoFeedback	–	–	–	–
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–	–
SensorDry	–	–	–	–
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5	5
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–	–
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	ExtraComfort P
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•	•
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	–	–	–	–
CleanSteel Front	–	–	1.189,–	–
Brillantweiß	869,–	1.039,–	1.089,–	1.159,–

Stand-Geschirrspüler



Produktübersicht –
60 cm breite Geräte



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7130 SC AutoDos	G 7210 SC	G 7233 SC E
Marketingklasse	Gold	Gold	Gold
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	–	–
AutoDos	•	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11	11	11
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	–	–	–
CleanSteel Front	–	1.379,–	1.449,–
Brillantweiß	1.229,–	1.279,–	1.349,–

Excellence



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
 ** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7600 SC AutoDos	G 7623 SC AutoDos E
Marketingklasse	Platinum	Platinum
Design		
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
AutoDos	•	•
Knock2open	—	—
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	•	•
Halbe Beladung	•	•
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•
SensorDry	•	•
Brilliant GlassCare	•	•
Spülprogramme¹⁾		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	13	13
QuickPowerWash	•	•
Hygiene	•	•
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras		
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•
Express/Quick	—/•	—/•
Extra sauber	•	•
Extra trocken	•	•
Korbgestaltung		
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort
Sicherheit		
Waterproof-System	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•
Kindersicherung	•	•
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	1.569,—	1.639,—
CleanSteel Front	—	—
Brilliantweiß	—	—

Stand-Geschirrspüler

Produktübersicht –
45 cm schmale
Geräte (SL)





¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5540 SC SL Active	G 5740 SC SL	G 5940 SC SL
Marketingklasse	Silver	Gold	Platinum
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700	0,550	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,21	0,23
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	•	•
SensorDry	–	•	•
Brilliant GlassCare	–	•	•
Spülprogramme ¹⁾			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	•
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	–/–	•/–	•/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg			
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Brilliantweiß	899,–	1.099,–	1.429,–

Unterbau-Geschirrspüler

Produktübersicht –
60 cm breite Geräte



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5611 SCU Active	G 5811 SCU Active Plus	G 5811 U Active Plus	G 5833 SCU Active Plus E
Marketingklasse	Silver	Silver	Silver	Silver
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–	–
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–	–
AutoDos	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,53	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,28	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	13	14
EcoFeedback	–	–	–	–
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–	–
SensorDry	–	–	–	–
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5	5
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–	–
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	ExtraComfort P
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•	•
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	969,–	1.189,–	1.139,–	1.259,–
Brillantweiß	869,–	1.089,–	1.039,–	–



Unterbau-Geschirrspüler

Produktübersicht –
60 cm breite Geräte



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7130 SCU AutoDos	G 7210 SCU	G 7233 SCU E
Marketingklasse	Gold	Gold	Gold
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	–	–
AutoDos	•	–	–
KnockZopen	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11	11	11
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	1.329,–	1.409,–	1.479,–
Brillantweiß	1.229,–	1.309,–	1.379,–






¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
 ** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7600 SCU AutoDos	G 7623 SCU AutoDos E
Marketingklasse	Platinum	Platinum
Design		
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
AutoDos	–	–
KnockZopen	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	•	•
Halbe Beladung	•	•
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•
SensorDry	•	•
Brilliant GlassCare	•	•
Spülprogramme ¹⁾		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	13	13
QuickPowerWash	•	•
Hygiene	•	•
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras		
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•
Extra sauber	•	•
Extra trocken	•	•
Korbgestaltung		
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort
Sicherheit		
Waterproof-System	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•
Kindersicherung	•	•
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	1.599,–	1.669,–
Brillantweiß	1.499,–	–

Unterbau-Geschirrspüler

Produktübersicht –
45 cm schmale
Geräte (SL)



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5540 SCU SL Active	G 5740 SCU SL	G 5940 SCU SL
Marketingklasse	Silver	Gold	Platinum
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700	0,550	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,21	0,23
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	•	•
SensorDry	–	•	•
Brilliant GlassCare	–	•	•
Spülprogramme ¹⁾			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	•
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	–/–	•/–	•/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	999,–	1.199,–	1.529,–
Brillantweiß	899,–	1.099,–	–

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



	45 dB			45 dB			43 dB			43 dB	

¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5611 i Active	G 5611 SCi Active	G 5811 i Active Plus	G 5817 i XXL Active Plus
Marketingklasse	Silver	Silver	Silver	Silver
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–	–
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–	–
AutoDos	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53	0,54	0,53	0,53
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,28	0,29	0,28	0,28
Anzahl Maßgedecke	13	14	13	13
EcoFeedback	–	–	–	–
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–	–
SensorDry	–	–	–	–
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5	5
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–	–
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•	•
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	–	1.149,–	1.249,–	1.299,–
Brillantweiß	999,–	1.049,–	1.149,–	–

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



	43 dB	3D MultiFlex		43 dB	3D MultiFlex		43 dB	3D MultiFlex

¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5811 SCi Active Plus	G 5817 SCi XXL Active Plus	G 5833 SCi Active Plus E
Marketingklasse	Silver	Silver	Silver
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	–	–	–
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–
SensorDry	–	–	–
Brilliant GlassCare	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	ExtraComfort P
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	1.299,–	1.349,–	1.369,–
Brilliantweiß	1.199,–	–	–




¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
 * 20 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A
 ** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7131 SCI 125 Edition	G 7137 SCI XXL 125 Edition	G 7241 SCI	G 7248 SCI XXL
Marketingklasse	Gold	Gold	Gold	Gold
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	—	—
AutoDos	•	•	—	—
KnockZopen	—	—	—	—
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,640	0,640	0,43	0,43
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,40	0,40	0,30	0,30
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11	11	11	11
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	—	—	—	—
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	—/•	—/•	—/•	—/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	1.449,—	1.499,—	1.549,—	1.599,—
Brillantweiß	—	—	—	—
Obsidianschwarz	—	—	—	—


Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise


Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7233 SCi E	G 7238 SCi XXL E
Marketingklasse	Gold	Gold
Design		
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
AutoDos	–	–
KnockZopen	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	•	•
Halbe Beladung	•	•
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•
SensorDry	•	•
Brilliant GlassCare	•	•
Spülprogramme ¹⁾		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11	11
QuickPowerWash	•	•
Hygiene	–	–
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras		
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•
Extra sauber	•	•
Extra trocken	•	•
Korbgestaltung		
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit		
Waterproof-System	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•
Kindersicherung	•	•
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl CleanSteel	1.619,–	1.669,–
Brillantweiß	–	–
Obsidianschwarz	–	–



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

* 10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A


** im Programm ExtraLeise



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7601 SCi AutoDos	G 7608 SCi XXL AutoDos	G 7623 SCi AutoDos E	G 7628 SCi XXL AutoDos E
Marketingklasse	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum
Design				
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
KnockZopen	—	—	—	—
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,488	0,488	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,31	0,31	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	13	13	13	13
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	—/•	—/•	—/•	—/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	1.779,—	1.829,—	1.849,—	1.899,—
Brillantweiß	—	—	—	—
Obsidianschwarz	—	—	—	—

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische






¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7710 SCi AutoDos	G 7715 SCi XXL AutoDos	G 7930 SCi AutoDos	G 7935 SCi XXL AutoDos
Marketingklasse	Platinum	Platinum	Diamond	Diamond
Design				
Blendenausführung	Geneigte Blende	Geneigte Blende	Geneigte Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch S	M Touch S
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
KnockZopen	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display	Display
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15	15	16	16
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber	•	•	•	•
Extra trocken	•	•	•	•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•	•
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl CleanSteel	–	–	–	–
Brillantweiß	–	–	–	–
Obsidianschwarz	2.199,–	2.249,–	3.199,–	3.249,–

Integrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 45er Nische (SL)



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5540 Sci SL Active	G 5740 Sci SL	G 5940 Sci SL
Marketingklasse	Silver	Gold	Platinum
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•
AutoDos	–	–	–
KnockZopen	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700	0,550	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	•	•
SensorDry	–	•	•
Brilliant GlassCare	–	•	•
Spülprogramme ¹⁾			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	•
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	–/–	•/–	•/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl CleanSteel	1.149,–	1.349,–	1.679,–
Brillantweiß	1.049,–	1.249,–	1.579,–

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5651 Vi Active	G 5656 Vi XXL Active	G 5651 SCVi Active	G 5656 SCVi XXL Active
Marketingklasse	Silver	Silver	Silver	Silver
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–	–
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–	–
AutoDos	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53	0,53	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,28	0,28	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	13	13	14	14
EcoFeedback	–	–	–	–
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–	–
SensorDry	–	–	–	–
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5	5
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–	–
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber/Extra trocken	•/•	•/•	•/•	•/•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–	–
Kindersicherung	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00
ü. Service umrüstbar auf min/max	8,00 / 16,00	7,00 / 14,00	8,00 / 16,00	7,00 / 14,00
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	1.049,–	1.149,–	1.149,–	1.199,–
Obsidianschwarz	–	–	–	–



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5851 SCVi Active Plus	G 5856 SCVi XXL Active Plus	G 5851 Vi Active Plus	G 5856 Vi XXL Active Plus
Marketingklasse	Silver	Silver	Silver	Silver
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–	–
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–	–
AutoDos	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,53	0,53
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,28	0,28
Anzahl Maßgedecke	14	14	13	13
EcoFeedback	–	–	–	–
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–	–
SensorDry	–	–	–	–
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5	5
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–	–
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	–/–	–/–
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber/Extra trocken	•/•	•/•	•/•	•/•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–	–
Kindersicherung	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00
ü. Service umrüstbar auf min/max	8,00 / 16,00	7,00 / 14,00	8,00 / 16,00	7,00 / 14,00
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	1.369,–	1.419,–	1.319,–	1.369,–
Obsidianschwarz	–	–	–	–


Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5863 SCVi Active Plus E	G 5868 SCVi XXL Active Plus E	G 7191 SCVi 125 Edition	G 7197 SCVi XXL 125 Edition
Marketingklasse	Silver	Silver	Gold	Gold
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	–	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•	•
AutoDos	–	–	•	•
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in I ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in I	8,2	8,2	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,640	0,640
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,40	0,40
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	–	–	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	•	•
SensorDry	–	–	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	11	11
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	–	–	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	–/–	–/–	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber/Extra trocken	•/•	•/•	•/•	•/•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ExtraComfort P	ExtraComfort P	ExtraComfort	ExtraComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 12,00
ü. Service umrüstbar auf min/max	8,00 / 16,00	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00	–/–
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	1.439,–	1.489,–	1.529,–	1.579,–
Obsidianschwarz	–	–	–	–




¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
 * 20 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A
 ** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7281 SCVi	G 7288 SCVi XXL	G 7293 SCVi E	G 7298 SCVi XXL E
Marketingklasse	Gold	Gold	Gold	Gold
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–	–
AutoDos	–	–	–	–
Knock2open	–	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,43	0,43	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,30	0,30	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11	11	11	11
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	–	–	–	–
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber/Extra trocken	•/•	•/•	•/•	•/•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 10,00	4,00 / 10,00	4,00 / 10,00	4,00 / 10,00
ü. Service umrüstbar auf min/max	8,00 / 16,00	7,00 / 14,00	8,00 / 16,00	7,00 / 14,00
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	1.599,–	1.649,–	1.669,–	1.719,–
Obsidianschwarz	–	–	–	–

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
****** im Programm ExtraLeise


Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7380 SCVi FrontFit	G 7385 SCVi XXL FrontFit
Marketingklasse	Gold	Gold
Design		
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
AutoDos	–	–
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	•	•
Halbe Beladung	•	•
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•
SensorDry	•	•
Brilliant GlassCare	•	•
Spülprogramme¹⁾		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	11	11
QuickPowerWash	•	•
Hygiene	–	–
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras		
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•
Extra sauber/Extra trocken	•/•	•/•
Korbgestaltung		
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort
Sicherheit		
Waterproof-System	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•
Kindersicherung	–	–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 10,00	4,00 / 10,00
ü. Service umrüstbar auf min/max	8,00 / 16,00	7,00 / 14,00
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	1.829,–	1.879,–
Obsidianschwarz	–	–



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de

* 10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A


** im Programm ExtraLeise



Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7651 SCVi AutoDos	G 7658 SCVi XXL AutoDos	G 7673 SCVi AutoDos E	G 7678 SCVi XXL AutoDos E
Marketingklasse	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	—	—	—	—
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,488	0,488	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,31	0,31	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B. QuickPowerWash	13	13	13	13
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	—/•	—/•	—/•	—/•
Extra sauber/Extra trocken	•/•	•/•	•/•	•/•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	—	—	—	—
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 12,00	4,00 / 11,00	4,00 / 12,00
ü. Service umrüstbar auf min/max	7,00 / 14,00	—/—	7,00 / 14,00	—/—
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	—	—	—	—
Obsidianschwarz	1.829,—	1.879,—	1.899,—	1.949,—


Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 60er Nische



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7760 SCVi AutoDos	G 7765 SCVi XXL AutoDos	G 7790 SCVi AutoDos K2O	G 7795 SCVi XXL AutoDos K2O
Marketingklasse	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Softkeys	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	–	–	•	•
Türschließeilfe	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15	15	15	15
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber/Extra trocken	•/•	•/•	•/•	•/•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 12,00	4,00 / 11,00	4,00 / 12,00
ü. Service umrüstbar auf min/max	7,00 / 14,00	–/–	7,00 / 14,00	–/–
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	–	–	–	–
Obsidianschwarz	2.249,–	2.299,–	2.499,–	2.549,–




¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
 ** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 7783 SCVi AutoDos K2O FrontFit	G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FrontFit	G 7980 SCVi AutoDos K2O	G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O
Marketingklasse	Platinum	Platinum	Diamond	Diamond
Design				
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Touch-Bedienung	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch Vi	M Touch Vi
MultiLingua	•	•	•	•
Komfort				
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•	•
AutoDos	•	•	•	•
Knock2open	•	•	•	•
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•	•
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit				
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,540	0,540	0,540	0,540
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14	14
EcoFeedback	•	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•	•
Ergebnisqualität				
Frischwasserspüler	•	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•	•
Spülprogramme ¹⁾				
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15	15	16	16
QuickPowerWash	•	•	•	•
Hygiene	•	•	•	•
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen/Extras				
IntenseZone/BottleClean	•/•	•/•	•/•	•/•
Express/Quick	–/•	–/•	–/•	–/•
Extra sauber/Extra trocken	•/•	•/•	•/•	•/•
Korbgestaltung				
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit				
Waterproof-System	•	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	•	•	•	•
Kindersicherung	–	–	–	–
Technische Daten				
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 12,00	4,00 / 11,00	4,00 / 12,00
ü. Service umrüstbar auf min/max	7,00 / 14,00	–/–	7,00 / 14,00	–/–
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.				
Edelstahl	–	–	–	–
Obsidianschwarz	2.699,–	2.749,–	3.249,–	3.299,–

Vollintegrierte Geschirrspüler

Produktübersicht – 45er Nische (SL)



¹⁾ Detaillierte Informationen zu den Spülprogrammen je Gerät erhalten Sie auf miele.de
** im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung	G 5590 SCVi Active SL	G 5790 SCVi SL	G 5990 SCVi SL
Marketingklasse	Silver	Gold	Platinum
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	•
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,700	0,550	0,470
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	–	9	–
EcoFeedback	–	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	•	•
SensorDry	–	•	•
Brilliant GlassCare	–	•	•
Spülprogramme¹⁾			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	•
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen/Extras			
IntenseZone/BottleClean	–/–	•/–	•/–
Express/Quick	•/–	•/–	•/–
Extra sauber/Extra trocken	•/•	•/•	•/•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	–	•	•
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00
ü. Service umrüstbar auf min/max	–/–	–/–	–/–
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl	1.229,–	1.429,–	1.769,–



Für beste Reinigungsergebnisse

Miele Spülmittel für Miele Geschirrspüler

Einfach perfekt spülen

Die Spülprogramme der verschiedenen Gerätehersteller unterscheiden sich heutzutage deutlich. Daher kann nicht jedes handelsübliche Spülmittel in jedem Geschirrspüler gleich gute Ergebnisse erzielen. Deshalb gibt es von Miele spezielle Spülmittel für Miele Geschirrspüler. Diese werden von Miele-eigenen Laboren in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Lieferanten entwickelt und getestet. Alle Rezepturen sind perfekt auf Miele Geschirrspüler und seine speziellen Spülprogramme abgestimmt.

Mit Miele Spülmitteln schöpfen Sie die Leistung Ihres Miele Geschirrspülers immer optimal aus.

Das perfekte Zusammenspiel von Spülmittel und Geschirrspüler: Strahlender Glanz bei jedem Spülgang.

Riedel empfiehlt Miele

Empfindliche, edle Weingläser im Geschirrspüler reinigen? Mit Miele geht das perfekt! Denn mit einer einzigartigen Kombination intelligenter Gerätefeatures und den Miele Spülmitteln ist Miele der Spezialist für Gläserschonung.

Das Ergebnis: glänzend saubere Gläser ganz ohne Nachpolieren. Auch nach vielen Spülgängen sind Ihre wertvollen Gläser so schön wie am ersten Tag. Selbst hochwertige, dünnwandige Gläser können Sie ohne Bedenken in Ihrem Miele Geschirrspüler unter Verwendung der Miele Spülmittel reinigen. Das bestätigt Riedelglas, der Hersteller und Urheber von Weingläsern. Für die Reinigung seiner Gläser (mund- und maschinengeblasen) empfiehlt Georg Riedel Miele.



Strahlender Glanz und beste Pflege für Ihre empfindlichen Gläser



Die beste Art, Geschirr optimal zu reinigen



Perfektes Reinigungsergebnis, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen






Beste Reinigungsleistung

Im Zusammenspiel unschlagbar: Das Spülprogramm QuickPowerWash und die exakt darauf abgestimmten UltraTabs oder PowerDisk erzielen bestmögliche Reinigungs- und Trocknungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten. Diese speziell entwickelten Reinigungsmittel haben eine reduzierte Auflösezeit von nur wenigen Minuten. Damit steht die Reinigungsleistung direkt zu Beginn des Spülprogramms zur Verfügung.

Weltneuheit:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk



Das Ausgangsmaterial der Miele PowerDisk-Becher besteht zu >95% aus Altplastik.

Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit. Ebenso mit AutoStart: Einmal programmieren reicht, danach spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. Sie müssen nur die Tür geschlossen halten. So wird Ihr Alltag einfacher, und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.





PowerDisk All in 1 400 g

Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion

- Miele exklusives Pulvergranulat
- Mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge¹⁾)
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 12787340 10,90*
(1 kg = 27,25*)



PowerDisk All in 1 ECO 400 g

Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos

- Mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Mit pflanzenbasierten Inhaltsstoffen
- Sehr gut biologisch abbaubar, ohne BTA

M.-Nr. 11868930 10,90*
(1 kg = 27,25*)



PowerDisk All in 1 Vorratsset 6 Stück

Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion. Vorratsset zum Vorteilpreis.

M.-Nr. 11841220 59,90*
(1 kg = 24,96*)



PowerDisk All in 1 ECO Vorratsset 6 Stück

Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos. Vorratsset zum Vorteilpreis.

M.-Nr. 11868710 59,90*
(1 kg = 24,96*)

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.
¹⁾ Das Ausgangsmaterial der PowerDisk-Becher besteht zu 100% aus Altplastik
²⁾ Im Programm ECO 50°C

Spülmittel für Miele Geschirrspüler



UltraTabs All in 1 60 Stück

Für beste Reinigungsergebnisse in Miele Geschirrspüler.

- Besonders leistungsstark durch speziell für die Geschirreinigung entwickelte Enzyme
- Glänzende Resultate, selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Kein Auspacken dank wasserlöslicher und biologisch abbaubarer Folie
- Mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 12737680

19,90*
(1 Tab = € 0,33)



UltraTabs All in 1 ECO 60 Stück

Kraftvolle Tabs für überlegende Reinigungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen unter 50°C.

- Frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen sowie Mikroplastik
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Kein Auspacken dank wasserlöslicher und biologisch abbaubarer Folie
- Ohne Silberschutz

M.-Nr. 12279150

19,90*
(1 Tab = € 0,33)



DishPowder Pulver 1,4 kg

Für beste Reinigungsergebnisse.

- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen - effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig – für ca. 100 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 12960840

17,90*
(1 kg = € 12,79)



DishPowder Pulver 1 kg Nachfüllpack

Für beste Reinigungsergebnisse bei individueller Dosierung.

- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen — effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig – für ca. 70 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 13046010

11,90*



DishPowder Pulver Set 3,4 kg

Vorratssack - Für beste Reinigungsergebnisse

- Mit Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Mit Superenzymen — effektiv schon bei niedrigen Spültemperaturen
- Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Hohergiebig – für ca. 240 Spülgänge
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele

M.-Nr. 12969080

34,90*
(1 kg = € 10,26*)



RinseAid Klarspüler 500 ml

Strahlender Glanz für Ihre Gläser

- Unterstützt die Trocknung Ihres Geschirrs
- Mit Glasschutzformel gegen Glaskorrosion
- Präzise und einfache Dosierung dank speziellem Verschluss
- Flasche aus 100% Altplastik – der Umwelt zuliebe

M.-Nr. 13025230

7,45*
(100 ml = € 14,90)

OptiSalt Regeneriersalz 1,5 kg

Für eine optimale Funktion und Leistung des Miele Geschirrspülers

- Extra grobkörnig - perfekt geeignet für Miele Geschirrspüler
- Schützt Maschine und Geschirr vor gefährlichen Kalkablagerungen
- Einfach perfekt spülen. Mit Miele.

M.-Nr. 13071500

3,95*
(1 kg = € 2,63)

* Unverbindliche Preisempfehlung in EURO inkl. MwSt.

¹⁾ Das Ausgangsmaterial der Klarspüler-Flasche besteht zu 100% aus Altplastik



Tabelle Kompatibilität Frontverkleidungen für Geschirrspüler

Typenbezeichnung	Breite x Höhe	60 cm	45 cm	Frontfarbe	Baureihe G 7xx0, G 7xx1, G 7xx3	Baureihe G 7xx5, G 7xx7, G 7xx8 -- XXL	Baureihe G 5xx0, G 5xx1, G 5xx2, G 5xx3	Baureihe G 5xx5, G 5xx6, G 5xx7, G 5xx8 -- XXL	PFD 102 i	PFD 103 SCi XXL	PFD 104 SCVi XXL	Material-Nr.	Preis
Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler**													
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•				12670610	325,- €*
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•				12670620	325,- €*
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	12670770	325,- €*
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	12671070	325,- €*
GFVi 701/72 o. Bohrung	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	12670590	325,- €*
GFVi 701/77 o. Bohrung	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•	12670600	325,- €*
GFVi 453/72-7 o. Bohrung	450 x 715 mm		•	Edelstahl/CleanSteel			•					12670470	325,- €*
Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler													
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•			12670250	225,- €*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•		12670320	225,- €*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•		12670310	225,- €*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•		12670410	225,- €*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•		12670330	225,- €*
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Edelstahl/CleanSteel			•					12670140	225,- €*
Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler (Aufnahme einer Dekorplatte bis 1 mm möglich; keine Höhenkürzung möglich)													
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Havannabraun	•	•	•	•	•	•		12670010	125,- €*
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Obsidianschwarz	•	•	•	•	•	•		12670030	125,- €*
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Havannabraun		•		•		•		12670050	125,- €*
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Obsidianschwarz		•		•		•		12670060	125,- €*





Spülen wie die Profis

Perfekte Reinigungsleistung, Spitzentempo und Belastbarkeit – mit diesen Attributen überzeugen die Spülmaschine von Miele Professional auf höchstem Niveau.



Inhaltsverzeichnis Gewerbliche Spülmaschinen

Highlights der Professional Spülmaschinen	78
Die ProfiLine Spülmaschinen	80
Die MasterLine Spülmaschinen	86
Zubehör und ProCare Shine	88



/

Die Produkthighlights der Professional Spülmaschinen

Die wichtigsten Unterschiede zu Haushalts-Geschirrspülern auf einen Blick



Sehr kurze Programmlaufzeit

Glänzende Ergebnisse bei sehr kurzen Laufzeiten stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind Spülmaschinen von Miele Professional die perfekte Wahl: Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen. Nach nur 8 min Programmlaufzeit ist Ihr Geschirr schnell wieder Einsatzbereit.



Flüssigdosierung von Reinigern

Für den bequemen und wirtschaftlichen Einsatz von flüssigen Reinigern kann optional ein Flüssigdosiermodul angeschlossen werden. Durch die punktgenaue Dosierung erzielen Sie optimale Reinigungsergebnisse. Darüber hinaus vereinfacht die automatische Flüssigdosierung die Handhabung.



Professional Qualität

Ein anspruchsvoller Arbeitsalltag verlangt Produkte, auf die man sich jederzeit zu 100 % verlassen kann. Um diese Verlässlichkeit zu garantieren, werden alle Geräte von Miele Professional umfangreichen Qualitätstests und einer äußerst gründlichen Endkontrolle unterzogen.



Einfachste Bedienung

Intuitiv & einfach zu bedienen: Alle Programme sind schnell anwählbar und lassen sich mit einem Tastendruck starten. Das Klartext-Display informiert über alle wichtigen Prozessparameter wie z.B. Restlaufzeit, Temperatur, etc. Ebenso gibt es nützliche Hinweise wenn z.B. das Salz nachgefüllt werden muss und meldet eventuelle Störungen sofort.

360 PRO

360PRO

360PRO steht für abgestimmte Lösungen von Miele Professional: hochwertige Spülmaschinen, ein umfassendes Zubehörprogramm, sorgfältig abgestimmte Reinigungsmittel und Klarspüler und der Miele Service komplettieren das Angebot zu einem einzigartigen System. Ihr Vorteil: Perfekte Aufbereitung bei höchster Wirtschaftlichkeit und getesteter Materialverträglichkeit.

Die ProfiLine Spülmaschinen

Programmlaufzeit ab 17 Minuten



Häufiges Spülen, hohe Geschirrberge

Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events - in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen größere Geschirrmengen wieder schnell gereinigt werden müssen. Ob in den Teeküchen, Kanzleien oder Agenturen sowie in Showrooms, Vereinsheimen und Kochstudios - die ProfiLine Spülmaschinen sind mit sehr kurzen Programmlaufzeiten ab 17 Minuten die professionelle Lösung für Glanzleistungen im Arbeitsalltag.

Perfekt in Leistung und Design

Auch in Privathaushalten mit hohen Ansprüchen an Leistung und Design sind die ProfiLine Spülmaschinen die perfekte Lösung.

Mit Anschluss an Warmwasser und Drehstrom liefern die Geräte ein maximales Effizienzvolumen. In den Varianten mit XXL-Spülraum und integrierter Besteckschublade werden 14 Maßgedecke sehr gründlich und schonend gereinigt.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Die Miele ProfiLine Spülmaschinen entsprechen den Sicherheitsvorschriften für gewerblich genutzte Spülmaschinen (Gerätenutzung außerhalb des Privathaushaltes) analog der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

ProfiLine



Sehr kurze Programmlaufzeiten

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind die neuen ProfiLine Spülmaschinen die perfekte Wahl: ein Anschluss für Drehstrom, intelligente Spültechnik und zwei leistungsstarke Pumpen ermöglichen beste Laufzeiten ab nur 17 Minuten bei optimalen Reinigungsergebnissen. Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen.



Flexible Körbe + 3D-MultiFlex Schublade¹

(nur für PFD 103 SCi und PFD 104 SCVi)
Wir haben die Besteckschublade verbessert: Jetzt können Sie auch kleine Geschirrtile wie Espressotassen in der Besteckschublade Ihrer Spülmaschine platzieren. Die 3D-MultiFlex-Schublade¹ besteht aus einem abgesenkten Mittel- und zwei Seitenteilen. Das linke Teil kann nach rechts geschoben werden, um für hohe Gläser im Oberkorb Platz zu schaffen. Im absenkbaren rechten Teil platzieren Sie komfortabel große Besteck- und kleine Geschirrtile.



Komfortabel vernetzt

Die Miele Geräte sind vernetzbar. So können Sie gerätespezifisch mithilfe eines mobilen Endgeräts und der Miele App bzw. Miele MOVE die Geräte komfortabel steuern und kontrollieren.




Knock2open (nur für PFD 104 SCVi)

Keine Zauberei, sondern Miele: Knock2open macht Geschirrspülen zum magischen Erlebnis und liefert zudem die perfekte Lösung für griffloses Küchendesign. Durch 2-maliges Klopfen auf die Front der vollintegrierbaren Spülmaschinen öffnet sich die Tür mit dem raffinierten Öffnungsmechanismus völlig selbsttätig um etwa 10 cm. Ein Komfort, der Sie jeden Tag begeistern wird.



AutoOpen Trocknungsunterstützung²

Für trockenes Geschirr im Handumdrehen. Selbst anspruchsvolles Spülgut wie z. B. Kunststoffgeschirr, kann bis zur Entladung trocknen. Dank der automatischen Türöffnung am Ende des Spülprogramms startet der Trocknungsprozess automatisch, ohne manuell eingegriffen zu haben.



Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt

Gemäß Zertifizierung durch das InFluenc_H - Institute for Integrative Hygiene and Virology entfernt das Spülen mit Spülmaschinen der Reihe PFD 10x behüllte und unbehüllte Viren (z.B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den Programmen Intensiv & Hygiene, sowie behüllte Viren (kein Hepatitis-B-Virus) in den Programmen Kurz & Universal, selbst von schwierig aufzubereitendem Spülgut - unter Verwendung der Miele Reiniger ProCare Shine 11 OB und 12 GC.

¹ Europa-Patent EP 2433549B1

² Europa-Patent EP 2120671B1

Spülmaschine PFD 101

Frontladergerät/Frischwasser-Spülsystem

ProfiLine



Abbildung zeigt PFD 101




Abbildung zeigt PFD 101 U




Abbildung zeigt PFD 101 i

PFD 101

- Einstiegsmodelle für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms und Vereinsheimen

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit 17 min
- Serienmäßig mit Korbausstattung
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den Gewerbe-Spülmaschinen PFD 400-PFD 407 von Miele Professional.



ExtraComfort Korbausstattung (PFD 101)

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	UVP in EURO
PFD 101	BW - PA CLST	mit Körben	11604670	4002516366515	3.510,00
PFD 101 U	BW - PA CLST	mit Körben	11604690	4002516366539	3.525,00
PFD 101 i	WF - PA CLST	mit Körben	11604680	4002516366522	3.745,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	UVP in EURO
APFD 101	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschränkeinbau mit zusätzlichem Aufsatzschrank.	11714430	4002516420750	59,50
APFD 102	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschränkeinbau mit zusätzlicher Einbaugerätenische.	11714440	4002516420767	59,50
APFD 002	Frontverkleidung Edelstahl: B x H, 60 x 57 cm für integrierte ProfiLine Geschirrspüler	12255290	4002516657873	310,00
APFD 003	Frontverkleidung Edelstahl: B x H, 60 x 60 cm für integrierte ProfiLine Geschirrspüler	12256170	4002516658009	310,00
APFD 004	Frontverkleidung Edelstahl: B x H, 60 x 65 cm für integrierte ProfiLine Geschirrspüler	12256210	4002516658016	310,00
DOS G 80 ProfiLine flex	Dosiergerät für flüssige Reiniger	10730840	4002516330608	655,00
APFD 210	Flaschenkorb	11717360	4002516464808	749,70
APFD 211	Adapter für ProfiLine	11717390	4002516465119	95,00

Spülmaschine	PFD 101	PFD 101 U	PFD 101 i
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	-	-
Unterbaugerät ohne Arbeitsplatte	-	•	• integrierfähig
Schalterblenden			
CleanSteel	-	-	•
gerade/geneigt	• / -	• / -	• / -
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm	17 min	17 min	17 min
Komfort			
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	• / •	• / •	• / •
Miele App / Miele MOVE	•	•	•
AutoClose	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
EcoFeedback	•	•	•
BrilliantLight	-	-	-
Knock2open	-	-	-
Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 80 ProfiLine flex möglich	•	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	46	46
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	8	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Ergebnisqualität			
Perfect GlassCare	•	•	•
Frischwasserspüler	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Geprüfte Viruswirksamkeit	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G) / Geräuschklasse (A-D)	E / C	E / C	E / C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0 / 0,930	12,0 / 0,930	12,0 / 0,930
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO	93	93	93
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
Warmwasseranschluss	•	•	•
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	Besteckkorb	Besteckkorb
Korbgestaltung	ExtraComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
FlexCare Gläserhalter /Flex Care-Tassenauflage	2/2	2/2	2/2
Anzahl Maßgedecke	13	13	13
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Türverriegelungsoption	•	•	•
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
Elektroanschlüsse			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/3N AC 400 50 Hz/16	7,3/3N AC 400 50 Hz/16	7,3/3N AC 400 50 Hz/16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	2,1/1N AC 230V 50 Hz/10-16	2,1/1N AC 230V 50 Hz/10-16	2,1/1N AC 230V 50 Hz/10-16
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in mm	1500/1500/1700	1500/1500/1700	1500/1500/1700
min-max Türfrontgewicht in kg	—	—	4–11
Maße / Gewichte			
Außenmaße H/B/T [mm]	845/598/600	805/598/570	805/598/570
Breite der Einbaunische [mm]	600	600	600
Gewicht, netto [kg]	60	44	42
Sockelrücksprung [mm]	-	30-95	30-95
• = serienmäßig, - = nicht verfügbar			

Spülmaschine PFD 102 i / PFD 103 SCi XXL / PFD 104 SCVi XXL

Frontladergerät/Frischwasser-Spülsystem

ProfiLine




Abbildung zeigt PFD 102 i




Abbildung zeigt PFD 103 SCi XXL



Abbildung zeigt PFD 104 SCVi XXL


PFD 102 i / PFD 103 SCi XXL / PFD 104 SCVi XXL

- Integrierfähige Modelle für Spül- und Teeküchen in Büros, Showrooms und Vereinsheimen

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit 17 min
- Serienmäßig mit Korbausstattung und 3D-MultiFlex-Schublade*
- Hoher Bedienkomfort durch umfangreiche Produktausstattung

* PFD 103 SCi XXL und PFD 104 SCVi XXL verfügen über eine Besteckschublade



MaxiComfort Korbausstattung
(PFD 103 und PFD 104)

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	UVP in EURO
PFD102 i	WF - PA CLST	mit Körben	11604750	4002516366553	4.549,00
PFD103 SCi XXL	WF - PA CLST	mit Körben	11604960	4002516366171	4.999,00
PFD104 SCVi XXL	WF - PA Obsidianschwarz	mit Körben	11604970	4002516366188	5.199,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	UVP in EURO
APFD 101	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschrankeinsatz mit zusätzlichem Aufsatzschrank.	11714430	4002516420750	59,50
APFD 102	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschrankeinsatz mit zusätzlicher Einbaugerätenische.	11714440	4002516420767	59,50
APFD 002	Frontverkleidung Edelstahl: B x H, 60 x 57 cm für integrierte ProfiLine Geschirrspüler	12255290	4002516657873	310,00
APFD 003	Frontverkleidung Edelstahl: B x H, 60 x 60 cm für integrierte ProfiLine Geschirrspüler	12256170	4002516658009	310,00
APFD 004	Frontverkleidung Edelstahl: B x H, 60 x 65 cm für integrierte ProfiLine Geschirrspüler	12256210	4002516658016	310,00
DOS G 80 ProfiLine flex	Dosiergerät für flüssige Reiniger	10730840	4002516330608	655,00
APFD 210	Flaschenkorb	11717360	4002516464808	749,70
APFD 211	Adapter für ProfiLine	11717390	4002516465119	95,00

Technische Daten

ProfiLine

Spülmaschine	PFD 102 i	PFD 103 SCi XXL	PFD 104 SCVi XXL
integrierfähiges Gerät	•	•	•
Schalterblenden			
CleanSteel	•	•	•
gerade/geneigt	- / •	- / •	vollintegriert
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm	17 min	17 min	17 min
Komfort			
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	• / •	• / •	• / •
Miele@home	•	•	•
AutoClose	•	•	•
MultiLingua	•	•	•
EcoFeedback	•	•	•
BrilliantLight	•	•	•
Knock2open	-	-	•
Flüssigdosierung durch Einsatz des Moduls G 80 ProfiLine flex möglich	•	•	•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45	45
Spülprogramme			
Anzahl der Spülprogramme	8	8	8
Intensive Reinigung	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C	Intensiv/Hygiene 75°C
Schnelle, leichte Reinigung	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C	Kurz/Universal 65°C
Sanfte Reinigung für Gläser	Gläser 50°C	Gläser 50°C	Gläser 50°C
Labelprogramm	ECO 52°C	ECO 52°C	ECO 52°C
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff	Kalt/Vorspülen, Kunststoff
Ergebnisqualität			
Perfect GlassCare	•	•	•
Frischwasserspüler	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
Geprüfte Viruswirksamkeit	•	•	•
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G) / Geräuschklasse (A-D)	E / C	E / C	E / C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0 / 0,930	12,0 / 0,950	12,0 / 0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO	93	95	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
Warmwasseranschluss	•	•	•
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D MultiFlex Schublade	3D MultiFlex Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
FlexCare Gläserhalter /Flex Care-Tassenauflage	2/2	4/2	4/2
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Türverriegelungsoption	•	•	•
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
Elektroanschlüsse			
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,1/3N AC 400V 50 Hz/16	7,1/3N AC 400V 50 Hz/16	7,1/3N AC 400V 50 Hz/16
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf	2,1/AC 230V 50 Hz/10-16	2,1/AC 230V 50 Hz/10-16	2,1/AC 230V 50 Hz/10-16
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in mm	1500/1500/1700	1500/1500/1700	1500/1500/1700
min-max Türfrontgewicht in kg	4–11	4–11	5-12
Maße / Gewichte			
Außenmaße H/B/T [mm]	805/598/570	845/598/570	845/598/570
Breite der Einbaunische [mm]	600	600	600
Gewicht, netto [kg]	42	52	51
• = serienmäßig, - = nicht verfügbar			

Die MasterLine Spülmaschinen

Programmlaufzeit ab 8 Minuten



Hygienisch, schnell

Die leistungsstarke, langlebige und effiziente Spülmaschine für höchste Anforderungen. Strahlend sauberes, hygienisch einwandfreies Geschirr in kürzester Zeit? Kein Problem!

Moderne Miele Technologien, eine intuitive Touch-Bedienung und Laufzeiten von nur 8 Minuten* liefern exzellente Ergebnisse, straffen Prozesse und verschaffen Ihnen bei jedem Spülgang mehr Zeit für das Wichtigste:

Die Menschen, für die Sie tagtäglich da sind.

Das durchdachte Frischwasser-System, hohe Nachspültemperaturen von 70 °C und speziell entwickelte Hygieneprogramme erzielen ausgezeichnete Spülergebnisse in kürzester Zeit.

Damit ist MasterLine die optimale Spülmaschine für alle, bei denen höchste Reinigungsleistung und Hygienesicherheit entscheidend sind.

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Die Miele MasterLine Spülmaschinen entsprechen den Sicherheitsvorschriften für gewerblich genutzte Spülmaschinen (Gerätenutzung außerhalb des Privathaushaltes) analog der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Produkt-Highlights



Glänzende Ergebnisse im Handumdrehen

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind Spülmaschinen von Miele Professional die perfekte Wahl: Anschlüsse für Warmwasser und Drehstrom, intelligente Spültechnik und eine leistungsstarke Heizpumpe ermöglichen beste Laufzeiten und optimale Reinigungsergebnisse. Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen.



Höchste Hygienesicherheit

Die Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem führen nach jeder Spülphase einen Wasserwechsel durch. Abschließend erfolgt das gründliche Nachspülen mit einer an das Spülgut angepassten Temperatur. Dieses Verfahren sichert perfekte Spülergebnisse und einen sehr hohen Hygienestandard, der die Anforderungen an gewerbliche Spülmaschinen deutlich übertrifft.



Veränderbare Programmparameter

Für beste Spülergebnisse und Hygieneleistung lassen sich verschiedenste Programmparameter, z. B. Temperatur, Haltezeit oder Wassermenge, präzise an die Anforderungen am Einsatzort anpassen.




Sparsam und effizient

Umweltfreundlich Kosten sparen: Spülmaschinen von Miele Professional überzeugen mit niedrigen Verbrauchswerten und sind bekannt für maximale Effizienz. Bereits in der Produktentwicklung gilt der Maßstab: optimale Spülergebnisse sollen unter Einsatz recyclingfähiger Materialien und nicht mehr als der unbedingt notwendigen Menge an Wasser, Energie und Reinigungsmitteln erzielt werden.



Perfekte Ergebnisse auf allen Ebenen

Spülmaschinen von Miele Professional ermöglichen den Einsatz von Kunststoffkörben mit Abmessungen von 500 x 500 mm auf 2 Spülebenen. Voraussetzung dafür ist die Ausrüstung mit einer optional erhältlichen Edelstahllafette für den Oberkorb. Auf der unteren Ebene dient der serienmäßig mitgelieferte Korb als Lafette. Dank dreier Sprühdarmen werden perfekte Reinigungsergebnisse auf beiden Spülebenen erreicht.



Sicheres Geschirrspülen:

Gemäß Zertifizierung durch das InFluenc_H – Institute for Integrative Hygiene and Virology entfernt das Spülen mit Spülmaschinen der Reihe PFD 40x mehr als 99,9% der behüllten und unbehüllten Viren (z.B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in dem Programm Hygiene, sowie mehr als 99,9% der behüllten Viren und Noro- und Adenoviren (kein Hepatitis-B-Virus) in den Programmen Universal und Intensiv - unter Verwendung der Miele Reiniger ProCare Shine 10 A, 11 OB und 12 GC.

Spülmaschine PFD 400 Speed

Frontladergerät/Frischwasser-Spülsystem

MasterLine



Abbildungen zeigen PFD 400 als Standgerät.

Spülmaschine PFD 400

- Für Pensionen, Gasthöfe, Bistros, Bäckereien und Metzgereien
- Frischwasser-Spülsystem für beste Reinigungsleistung und Reinigungshygiene

Plus

- Kürzeste Programmlaufzeit: 8 min
- Sehr effiziente Reinigungsleistung auf 2 Spülebenen
- Maximale Reinigungsleistung 285 Teller/h plus weitere Besteck- und Geschirrtteile im Ober- und Unterkorb
- Unterbaubar in eine Küchenarbeitszeile
- Einfacher Zugriff auf die digitale Plattform Miele Move

Optional

- Dosiermodul für flüssige Reiniger mit Füllstandserkennung
- Kunststoffkörbe auf 2 Spülebenen mit separat erhältlichen Edelstahlfetten

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	EAN Nummer	UVP in EURO
PFD 400 [WB Speed]	LW	mit Körben	12065020	4002516575481	5.065,00
PFD 400 [WB Speed]	SST	mit Körben	12065000	4002516575467	5.600,00
PFD 400 U [WB Speed]	LW	mit Körben	12065030	4002516575498	4.845,00
PFD 400 U [WB Speed]	SST	mit Körben	12065010	4002516575474	5.380,00

Zubehör	Beschreibung	Material-nummer	EAN Nummer	UVP in EURO
APFD 101	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschrankeneinbau mit zusätzlichem Aufsatzschrank.	11714430	4002516420750	59,50
APFD 102	Geschirrspüler Montageset für optimalen Hochschrankeneinbau mit zusätzlicher Einbaugerätenische.	11714440	4002516420767	59,50
APFD 001	Sockelblende für Unterbaugeräte, höhenverstellbar, Edelstahl.	12084170	4002516643975	172,55
APFD 001	Sockelblende für Unterbaugeräte, höhenverstellbar, weiß.	12084220	4002516643982	154,70
DOS G 80 Comfort	Schlauchdosierpumpe für 5-10 l-Kanister mit Füllstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.	12187270	4002516627944	696,15
APFD 210	Flaschenkorb	11717360	4002516464808	749,70
APFD 212	Adapter für FW-Spüler	11717430	4002516467243	97,58

MasterLine

Spülmaschine mit Frischwasser-Spülsystem	PFD 400 (U)
Unterbaugerät ohne Deckel, mit/ohne Sockelrücksprung	•/◊
Standgerät	•
Außenverkleidung Weiß (LW)/Edelstahl (SST)	•/•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Trocknung Dry+	-
AutoOpen/AutoClose	-
Türverriegelung (auf Wunsch codegeschützt)	-
Siebeinsatzkontrolle	-
Leistung	
Umwälzpumpe, Qmax [l/min]	390
Kürzeste Programmlaufzeit ²⁾ [min]	8
Max. Reinigungsleistung ²⁾ [Teller/h ohne Besteckköcher]	285
Max. Nachspültemperatur [°C]	70
Steuerung, Programme	
Programmsteuerung	M Touch Basic
Anzahl Programme	9
Programmnamen veränderbar	-
Max. Starvorwahl [in Stunden]	24
Anzeige Restlaufzeit, Soll- und Ist-Temperatur	•
Anzeige AO-Wert	-
Wasseranschlüsse	
Anzahl Kalt-/Anzahl Warmwasseranschluss (max. 65°C), 0,4-10 bar Fließdruck (40-1000kPa)	1
Ablaufpumpe DN 22, Förderhöhe 100 cm	•
Elektroanschluss	
3N AC 400V, 50Hz, Anschlussleitung ca. 1,9 m	•
Heizung [kW]	8,5
Heizpumpe [kW]	0,4
Gesamtanschluss [kW]	8,9
Absicherung [A]	3 x 16
Umschaltbar auf 1N AC 230V, 50Hz	•
Dosiereinrichtungen	
1 x Kombidosiergerät in der Tür für Reiniger (Pulver/Tab) und Klarspüler	•
1 x interne Dosierpumpe für flüssiges Reinigungsmittel	-
Salzgefäß in der Tür	•
Anschlussmöglichkeiten	
Dosiergerät für flüssige Reiniger/Klarspüler	•/-
WLAN	•
Wasserenthärter	
Für Kalt- und Warmwasser bis 65 °C, max. Wasserhärte 60 °dH	•
Dampfkondensator	
Sprühnebel-Dampfkondensator	-
Maße, Gewicht	
Außenmaße Standgerät H/B/T [mm]	835-895/598/598
Außenmaße Unterbaugerät H/B/T [mm]	820-880/598/580
Breite der Einbaunische [mm]	600
Spülraummaße H/B [mm]	559/536
Spülraummaße T [mm]	O: 474/U: 516
Einschubhöhe über Fußboden [mm]	216
Nettogewicht Stand-/Unterbaugerät [kg]	74,5/64,5
Prüf- und Kennzeichen	
CE, Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG, EMV-Funkschutz, Spritzwasserschutz IPX1	•
Hygiene-Zertifikat, Virussiegel	•

¹⁾ Die Unterbauvarianten sind durch ein „U“ im Gerätenamen gekennzeichnet.

²⁾ Angaben beziehen sich auf einen Anschluss an 3N AC 400V, 50Hz, Warmwasser 65 °C.

Zubehör von Miele Professional

Für optimale Spülresultate und Ergonomie

Mit dem Zubehör von Miele Professional integrieren Sie die Arbeitsabläufe beim Geschirrspülen in eine reibungslose, effiziente Organisation, auch in Situationen mit einem begrenzten Raumangebot. Viele Spülmaschinen von Miele Professional sind bereits ab Werk mit einer internen Wasserenthärtungsanlage ausgestattet. Für Aufstellorte mit einem sehr hohen Härtegrad des Leitungswassers und für Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem, die keinen integrierten Enthärter besitzen, stehen zusätzliche externe Aufbereitungssysteme zur Verfügung.

ProCare Shine

Perfekt abgestimmte Reiniger und Klarspüler

Die Reinigungsmittel und Klarspüler der Serie ProCare Shine wurden eigens für den Einsatz in Miele Spülmaschinen konzipiert. Mit ihrer sorgfältig abgestimmten Formulierung ermöglichen sie professionelle Geschirrpflege und garantieren ideale Maschinenverträglichkeit, die durch Wirtschaftlichkeit überzeugt und mit Glanzleistungen begeistert

Wer auch beim gewerblichen Geschirrspülen hohen Wert auf den Einsatz von umweltfreundlicheren Produkten legt, findet in den drei GC-Produkten, die mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet sind, die richtige Wahl (Flüssigreiniger ProCare Shine 10 GC: EU Ecolabel: DE/038/063, Spülmaschinen-Tab ProCare Shine 12 GC: AT/038/006 und Klarspüler ProCare Shine 40 GC: EU Ecolabel: DE/038/066). Durch die Verwendung dieser Produkte tragen Sie bei Einhaltung der Dosierungshinweise zur Verringerung der Wasserverschmutzung und Reduzierung der Abfallmenge bei.





Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

www.miele.de

info@miele.de

Miele Kundenservice für Hausgeräte

05241 22 44 666

Wir sind für Sie da:

Mo. – Fr. 8:00 – 20:00 Uhr

Sa. 9:00 – 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

Unsere Miele Experience Center



Operated by MieleRetail GmbH

Gütersloh

Carl-Miele-Straße 29 | 33332 Gütersloh

www.miele.de/center-guetersloh

Telefon: 05241 89 67530

Öffnungszeiten:

Mo. – Fr. 8:00 – 17:30 Uhr

Düsseldorf

KÖ-Bogen | Königsallee 2 | 40212 Düsseldorf

www.miele.de/center-duesseldorf

Telefon: 0211 1576 0630

Öffnungszeiten:

Mo. – Sa. 10:00 – 19:00 Uhr

Teilen Sie Ihren Erfolg mit Ihren Fans und Followern. Fügen Sie folgende Hashtags zu Instagram, Facebook, LinkedIn hinzu:
#miele #immerbesser

Folgen Sie uns!



Entdecken Sie weitere Prospekte, Produktdetails und Event-Highlights auf www.miele.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter www.miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

Aktiver Umweltschutz:

Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 12 930 622 / MMS 26-0668 / Änderungen vorbehalten / 07/26