

Miele


Wäschepflege für Haushalt und Kleingewerbe

Stand: 1. Oktober 2026

Miele. Immer Besser.



KAUFBERATER



Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „Immer Besser“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

Seit mehr als 125 Jahren gilt Miele mehr denn je als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**.

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr

Reinhard Zinkann







Inhaltsverzeichnis

Willkommen bei Miele	03	Bedienkonzepte	15	Zubehör- und Pflegeprodukte	96
Einmal Miele, immer Miele	06	Effizienz und Nachhaltigkeit	16	Profi Serie	104
Hausgerätevernetzung	08	Waschmaschinen	18		
Wäschepflege mit System	10	Trockner	46	Ausstattungs- und Programmübersichten	
Produkttypen	11	Waschtrockner WT1	68	Waschmaschinen	134
Aufstellvarianten	13	FashionMaster	82	Waschtrockner	138
Zeitloses Design	14	Bügelmaschinen	90	Trockner	140

Eine Liebe, die ein Leben lang hält.

Einmal Miele, immer Miele.

Ihre Geräte sollen nicht nur funktionieren, sondern so ansprechend aussehen, dass sie keine Wünsche offen lassen – und zwar ein Leben lang. Geräte von Miele sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verbinden mühelos Form und Funktion. Sie sind so designt, dass Sie sich unweigerlich in sie verlieben – immer wieder.



Die neuen Miele Waschmaschinen und Trockner

Für ein langes Leben Ihrer Lieblingskleidung



Miele Waschmaschinen sorgen durch ihre Effizienz, schonende Programme und innovative Funktionen für ein völlig neues Wascherlebnis. Langlebigkeit, zeitloses Design und Nachhaltigkeit garantieren einen anhaltend positiven Einfluss auf Ihr Zuhause und Ihre Umwelt.



Ihre Lieblingskleidung sollte ein Leben lang halten.

Mit der neuen InfinityCare Schontrommel, speziellen Programmen und intelligenten Designmerkmalen kombiniert die neueste Geräteserie von Miele überlegene Textilpflege, innovative Technologie und elegante Ästhetik und setzt damit einen neuen Standard in der Wäschepflege.



Dies könnte der Tag sein, an dem Sie nie wieder Waschmittel abmessen

Mit TwinDos® und unserer neuen Waschtechnologie können bis zu 40 % Waschmittel eingespart werden.¹ Das für TwinDos® entwickelte UltraPhase Waschmittel sorgt für beste Waschergebnisse von weißen und farbigen Textilien.² Die intelligente Technologie erkennt automatisch die verwendete Kartusche und passt die Dosierung präzise an die Art des Waschmittels, das Programm und die Wäschmenge an.



Wenn Sie Wolltextilien bedenkenlos Zuhause trocknen können, gibt es kein Zurück mehr

Mit WoolDry³ behandeln Miele Wäschetrockner empfindliche Wollsachen besonders schonend und trocknen sie in kürzester Zeit. Selbst handwaschbare Wolle bleibt flauschig, läuft nicht ein und verfilzt nicht. Lange Trockenzeiten oder Sorgen um Einlaufen gehören endlich der Vergangenheit an. Wolle wird sicher und schonend gepflegt, sodass sich Wolltextilien immer weich und kuschelig anfühlen.



Erleben Sie Effizienz auf einen Blick

Verfolgen Sie Ihren Energie- und Wasserverbrauch mit unserer Verbrauchsübersicht. Analysieren Sie die Verbrauchsmuster Ihrer Programme. Erhalten Sie Tipps für umweltfreundliches Waschen und erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät maximal effizient nutzen.

¹ Im Vergleich zur manuellen Dosierung und basierend auf internen Testergebnissen. Gilt nur für die Geräteserie W2.

² Mit den Nachfüllbehältern (nicht im Lieferumfang enthalten) können bei ausgewählten Geräten auch handelsübliche Flüssigwaschmittel oder Weichspüler automatisch dosiert werden. Eine manuelle Dosierung über den Einspülbehälter ist ebenfalls möglich.

³ Für besonders empfindliche Wolle wie z. B. Kaschmir, Angora oder Kamelhaar empfehlen wir das Trocknen an der Luft oder den Miele Trocknerkorb. Verfügbar nur für die Geräteserie T2.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home¹

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Mit der Miele App können Sie Ihre Geräte sogar unterwegs steuern – egal wo Sie sich gerade befinden. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App¹

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App können Sie Ihre Miele Hausgeräte mobil steuern und haben alles stets im Blick – egal ob von zu Hause oder unterwegs. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepten. Laden Sie die App jetzt herunter!



Smartspeaker²

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistentensystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte oder die Tür Ihres Kühlschranks einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.




Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home¹

Die Produkt-Highlights der Miele App¹



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

RemoteUpdate


Verfügbare Softwareupdates werden auf Wunsch installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

Consumption Dashboard

Durch die transparente Darstellung des Energie- und Wasserverbrauchs können Kosten und Ressourcen gespart werden.



Entdecken Sie alle Möglichkeiten der Miele App!
www.miele.de/mieleathome



Laden Sie die Miele App jetzt herunter!



¹ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

² Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req.

Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.

Das gibt es nur von Miele

Perfekte Wäschepflege mit System



Unser Wäschepflege-System berücksichtigt den gesamten Prozess vom Waschen über das Trocknen bis hin zum Bügeln. Sogar die speziellen Reinigungsprodukte von Miele wurden in unseren eigenen Laboren entwickelt und sind ideal auf unsere Geräte abgestimmt.


Die ideale Kombination

Miele Waschmaschinen und Trockner sind perfekt aufeinander zugeschnitten. So finden Sie zu jeder Waschmaschine den hinsichtlich Design und Ausstattung passenden Trockner. Damit bieten wir Ihnen beste Reinigungs- und Pflegeleistung bei optimaler Schonung Ihrer Textilien.



Perfektes Wäschefinish

Erst mit dem Bügeln erhalten viele Textilien ein perfektes Finish und werden durch die mechanische und thermische Behandlung zusätzlich geschützt. Besonders einfach, komfortabel, schnell und effektiv bügeln Sie mit dem Miele Dampfbügelsystem FashionMaster und den Miele Bügelmaschinen.



Einfach perfekte Ergebnisse

Nicht jedes handelsübliche Mittel reinigt in jeder Waschmaschine gleich gut. Deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Lieferanten in unseren eigenen Laboren die Miele Reinigungsprodukte entwickelt. Die Rezepturen sind perfekt auf die Miele Waschmaschinen und Trockner abgestimmt. So schöpfen Sie bei minimaler Dosierung die Leistung der Miele Geräte optimal aus und schonen zudem die Umwelt.

Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Hier stellen wir Ihnen die Produkttypen vor, für die Sie sich bei Waschmaschinen und Trocknern entscheiden können.



Waschmaschinen

Durch die vielen verschiedenen Aufstellmöglichkeiten (frei stehend, als Wasch-Trocken-Säule oder unter eine Arbeitsplatte geschoben) können Sie diese Geräte vielseitig platzieren.



Wärmepumpentrockner

Mit Miele trocknen Sie Ihre Wäsche so schonend und sparsam wie nie zuvor. Denn die modernen Miele Wärmepumpentrockner zeichnen sich durch höchste Energieeffizienz und beste Leistungsfähigkeit aus. Dadurch trocknen Sie Ihre Kleidung genauso komfortabel und flexibel wie mit einem herkömmlichen Kondentrockner – aber mit bis zu 50 % Energieersparnis. Die niedrigen Temperaturen der Wärmepumpentechnologie schonen zudem die wertvollen Fasern Ihrer Wäsche. Somit können Sie auch empfindliche Textilien bequem und bedenkenlos in den Trockner geben.



Waschtrockner

Dieses Gerät vereint eine hochwertig ausgestattete Waschmaschine mit einem Wäschetrockner und ist vielseitig platzierbar (frei stehend oder unter eine Arbeitsplatte geschoben). Ideal für Menschen mit hohen Ansprüchen, aber wenig Platz.



Wie möchten Sie Ihr Gerät aufstellen?


Hier stellen wir Ihnen die Aufstellmöglichkeiten vor, für die Sie sich bei der Kombination von Waschmaschine und Trockner entscheiden können.

Wasch-Trocken-Säule

Wenn der Platz für eine Aufstellung nebeneinander nicht ausreicht, lassen sich die meisten Miele Waschmaschinen und Trockner platzsparend zu einer Säule kombinieren. Bei dieser Lösung steht die Waschmaschine immer unten.

Ist gewünscht, dass sich die Türen von Waschmaschine und Trockner in die gleiche Richtung öffnen lassen, wählen Sie einen Trockner, bei dem der Türanschlag gewechselt werden kann.

Zum stabilen Verbinden bietet Miele verschiedene Zwischenbausätze. Einige – z. B. der WTV 611 – sind mit einer praktischen Schublade ausgestattet. Hier können z. B. Zubehörteile aufbewahrt werden oder der Wäschekorb kann zum komfortablen Be- und Entladen des Trockners abgestellt werden.



Side-by-Side

Miele Waschmaschinen und Wäschetrockner passen technisch und optisch perfekt zusammen. So können Sie beide Geräte Seite an Seite aufstellen und Ihre frisch gewaschenen Textilien bequem in den Trockner laden.

Aufbau mit Sockel

Mit einem Unterbausockel erhöhen Sie Ihr Gerät um ca. 30 cm – und bringen es so auf eine komfortable Arbeitshöhe. Die Bedienung wird dadurch ergonomisch und noch komfortabler. Gleichzeitig bietet der Sockel Stauraum zum Beispiel für Waschmittel oder einen Wäschesack, so dass Sie schnell alles zur Hand haben – und es ebenso schnell wieder aufgeräumt haben.

Unterschiebbar

Alle Frontlader lassen sich unter eine Arbeitsplatte mit mindestens 85 cm Nischenhöhe schieben. Der Gerätedeckel wird bei dieser Lösung nicht abgenommen. Besonders gut geeignet sind hier die Geräte mit gerader Blende.

Unterbaufähig

Ausgewählte Geräte der Serie W1 und T1 mit gerader Blende sind sogar unterbaufähig, wenn die Montagehöhe unter der Arbeitsplatte 82 bis 85 cm beträgt. In diesem Fall wird der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz ersetzt.



Design

Miele Qualität in zeitlosem Design



Diamond

Mit klaren Formen und edlen Materialien fügt sich das Design stilvoll in Ihr Zuhause ein. Die Blende aus Glas sowie die Tür mit Spiegeleffekt sind ein optisches Highlight. Das textile Signature-Element ist ein echter Blickfang und hilft zudem beim Öffnen der Sockelklappe.



Platinum

Hochwertige Materialien und harmonisch abgestimmte Farben verleihen Ihrem Zuhause eine stilvolle Note. Die Glastür, der Drehwahlschalter und die metallischen Akzente sind perfekt aufeinander abgestimmt und verleihen Ihrem Gerät eine hochwertige, elegante Optik. Das textile Signature-Element ist ein echter Blickfang und hilft zudem beim Öffnen der Sockelklappe.



Gold & Silver*

Jedes Detail ist harmonisch aufeinander abgestimmt und verbindet Design mit Funktionalität. Die großzügige Tür mit integriertem Griff und harmonisch abgestimmten Farbelementen verleiht Ihrem Gerät eine moderne Optik. Das textile Signature-Element ist ein echter Blickfang und hilft zudem beim Öffnen der strukturierten Sockelklappe und ergänzt das harmonische Gesamtbild.

* Abbildung beispielhaft




Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die verschiedenen Miele Geräteklassen bieten Ihnen unterschiedliche Varianten des Bedienkonzepts – alle jedoch in einheitlichem Design. So können Sie Waschmaschine und Trockner auch aus verschiedenen Miele Geräteklassen optisch perfekt kombinieren.



M Touch pro

Intuitive und komfortable Bedienung per Touch auf dem großen M Touch Pro Display.



ComfortSensor mit 2-zeiligem Display

Direkte Anwahl der Funktionen über Sensortasten. Zweizeiliges Display für weitere Einstellungen und Informationen



DirectSensor mit Anzeige für Startvorwahl und Restzeit

Klassisch: Alles auf einen Blick mit den wichtigsten Programmen und intuitiv einfache Bedienung per „Fingertipp“.



EasyControl mit Anzeige für Startvorwahl und Restzeit

Anwahl von Funktionen über Auswahlstasten.



Ultimative Wäschepflege und Komfort!
Die Miele Waschmaschinen



Erreichen Sie immer perfekte Ergebnisse: Dank des innovativen Dosiersystems TwinDos® wird das integrierte Waschmittel UltraPhase 1 und 2 ganz automatisch dosiert und Sie sparen bis zu 40 % Waschmittel gegenüber manueller Dosierung¹.

UltraPhase 1 garantiert perfekte Sauberkeit für strahlend weiße und leuchtend bunte Textilien. Mit UltraPhase 2 wird dem Waschprozess das Bleichmittel zum optimalen Zeitpunkt hinzugefügt, um auch hartnäckige Flecken restlos zu entfernen.



Beim Kauf einer Waschmaschine mit TwinDos® erhalten Sie 4 Kartuschen UltraPhase 1 und 3 Kartuschen UltraPhase 2 gratis²

— das entspricht einem Wert von über 100 Euro und erspart Ihnen die Waschmittelkosten für mehr als ein halbes Jahr³.

Automatische Waschmitteldosierung TwinDos®⁴

Bestes Flüssigwaschmittelsystem auf Knopfdruck.




Das Hohenstein Institut untersuchte die Eigenschaften des automatischen 2-Phasen-Dosiersystems in Verbindung mit den Miele Waschmitteln UltraPhase 1 und UltraPhase 2. Die hervorragende Waschwirkung wurde in Bezug auf die Fleckentfernung, den Weißgrad, die Anti-Vergrauung und die Dosiergenauigkeit bestätigt.



Das 2-Phasen System von Miele wäscht gründlicher und sauberer als herkömmliche Flüssigwaschmittel, die kein Bleichmittel enthalten, weil diese die anderen Inhaltsstoffe zerstören würden. Durch die getrennte Lagerung und Dosierung von Miele UltraPhase 1 und 2 ist es möglich, im TwinDos®-System Bleichmittel einzusetzen.



Die Wirkstoffe in UltraPhase 1 lösen den Schmutz und entfernen Flecken, wie z. B. Öl und Fett, Proteine und Stärke. Mit UltraPhase 2 wird dem Waschprozess das Bleichmittel zum optimalen Zeitpunkt zugeführt und entfernt selbst hartnäckige Flecken, wie z. B. Kaffee, Tee, Fruchtsäfte oder Rotwein.



Zum Schutz empfindlicher Haut gibt es unsere UltraPhase 1 und 2 jetzt auch als Sensitive-Waschmittel: Es ist völlig frei von Farb- und Duftstoffen. Damit gönnen Sie Ihrer Haut die Ruhe, die sie verdient und Allergien sind kein Thema. Und die Wäsche? Optimal gereinigt und bestens gepflegt – auch darauf können Sie sich verlassen.

1 Im Vergleich zu manueller Dosierung und basierend auf internen Testergebnissen. Gilt für die Geräteserie W2.

2 Je eine Kartusche UltraPhase 1 + 2 liegen dem Gerät bei, die weiteren Kartuschen erhalten Sie beim Einlösen des beiliegenden Gutscheins.

3 Berechnungsgrundlage: 28 Wochen bei 5 Wäschen/Woche

4 Patent: EP 2 784 205

Für Menschen mit Sehbehinderungen

Barrierefreie Miele Waschmaschine W1 GuideLine

GuideLine – gemeinsame Entwicklungsleistung von Menschen mit Sehbehinderungen und Miele




Zuhören, lernen, verstehen: Aus dem direkten Austausch und Praxistests mit sehbehinderten Menschen hat Miele das Konzept für die barrierefreie Bedienung der Waschmaschine GuideLine entwickelt. GuideLine bietet einen Mix aus akustischen und haptischen Bedienhilfen – und somit ein großes Stück Eigenständigkeit.

Die Bedienung des Geräts ist speziell auf die besonderen Bedürfnisse sehbehinderter Menschen abgestimmt und wurde durch den Einsatz akustischer Signale sowie haptischer Elemente vereinfacht.

Auf der Bedienblende und dem Drehwahlschalter befinden sich erhabene Linien und Symbole, die einfach ertastet werden können und sicher durch die Einstellungen führen. Zusätzlich wird jede Eingabe von einem akustischen Signal begleitet. Die Töne unterscheiden sich dabei für die unterschiedlichen Einstellungen, so dass die eigenständige Bedienung einfach möglich ist.

Jeder Waschmaschine liegt außerdem ein USB-Stick bei, auf dem eine gesprochene Gebrauchsanweisung im DAISY-Format gespeichert ist.





Haptische und akustische Bedienerführung



Haptische Unterstützung

Um den Drehwahlschalter befinden sich tastbare Punkte, die für die Waschprogramme stehen. Die Position „Aus“ ist durch einen Kreis markiert. Durch Drehen des Schalters wählen Sie ein Programm aus und das Gerät schaltet sich automatisch ein. Eine Kerbe auf dem Drehknopf zeigt die gewählte Position an.



Führungslinien und Symbole

Wird eine Veränderung der Voreinstellung von Temperatur, Schleuderdrehzahl oder weiterer Extras gewünscht, leitet Sie eine Führungslinie zum Touch-Bedienfeld. Hier können individuelle Einstellungen vorgenommen werden. Jeder Auswahlbereich unterscheidet sich deutlich durch unterschiedliche haptische Symbole.



Akustische Signale

Jede Programmwahl über den Drehwahlschalter und jede

Einstellung über das Touch-Bedienfeld wird durch ein akustisches Signal begleitet. Beim Ein- und Ausschalten des Geräts erklingt eine unverwechselbare Einschalt- bzw. Abschaltmelodie. Unterschiedliche Töne signalisieren die Einstellung von Temperatur und Drehzahl. Die akustischen Signale sind eine wichtige, verlässliche Orientierungshilfen und geben Sicherheit bei der Programmauswahl.



Die Miele Wasserschutzgarantie¹

Für sämtliche Wasserschutz-Systeme gewährt Ihnen Miele Schutz für Ihr Zuhause und das 20 Jahre lang. Sollte also einmal ein Sachschaden als Folge eines Defekts am Wasserschutz-System entstehen, sind Sie garantiert abgesichert. Miele übernimmt im Rahmen der Wasserschutzgarantiebedingungen die Kosten für daraus entstandene Sachschäden. Voraussetzung ist eine fachgerechte Installation sowie eine bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes.



Watercontrol-System (WCS)

Das WCS kontrolliert mit einem Wasserstandsensoren den Wassereinlauf. Wird der normale Wasserstand nicht in angemessener Zeit erreicht, stoppt der Zulauf. Sollte im Inneren des Gerätes Wasser austreten, wird das Zulaufventil im Gerät geschlossen und das Wasser im Laugenbehälter abgepumpt. Ein Schwimmerschalter in der Bodenwanne erkennt zusätzlich auslaufendes Wasser. Die Zulaufschläuche von Miele Waschmaschinen sind als Bestandteil aller Wasserschutzsysteme besonders widerstandsfähig. Sie sind beim WCS auf einen Berstdruck von 60 bar ausgelegt. Zum Vergleich: Der Druck in üblichen Haushalts-Wasserleitungen liegt in der Regel zwischen 2 und 8 bar.



Waterproof-Metal (WPM)

Durch Wasserstandsensoren und Schwimmerschalter bietet WPM höchsten Schutz vor Wasserschäden. Zusätzlich ist der Zulaufschlauch mit Metall umflochten und somit auch vor Beschädigungen von außen geschützt. Zudem widersteht er einem Druck von bis zu 140 bar. Dieses platzsparende Wasserschutzsystem ist besonders praktisch für Wäschetrockner, die oftmals in beengten Aufstellungssituationen stehen.



Waterproof-System (WPS)

Das WPS verfügt über ein zweites Magnetventil direkt am Wasserhahn. Sollte das erste Ventil defekt sein, schließt das zweite den Zulauf. Für höchste Sicherheit sorgt auch der doppelwandige Zulaufschlauch: Sollte der Innenschlauch beschädigt sein, fließt das Wasser durch den Hüllschlauch in die Bodenwanne. Wie WCS verfügt auch WPS über die intelligente Sensortechnologie: Leckagen werden erkannt, der Wasserzulauf gestoppt.

Produkt-Highlights¹ der Miele Waschmaschinen

Design und Wäscheschonung



Exklusiv bei Miele **AmbientLight**
Durchdachte Lichtelemente bieten ein Design-Highlight und praktische Unterstützung.



Exklusiv bei Miele **Annäherungssensor MotionReact**
Ihr Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn Sie sich nähern, und ist direkt einsatzbereit.



Exklusiv bei Miele **InfinityCare Schontrummel²**
Waschen so schonend wie nie zuvor mit der einzigartigen, rippenlosen InfinityCare Schontrummel.



Exklusiv bei Miele **Schontrummel**
Die wabenförmige Struktur der Schontrummel lässt die Wäsche auf einem feinen Wasserfilm gleiten.



Exklusiv bei Miele **TwinDos³ mit Kartuschienerkennung**
Sparen Sie bis zu 40 %⁴ Waschmittel dank exakter Dosierung bei jeder Wäsche.



Exklusiv bei Miele **PowerWash**
Unsere Waschtechnologie PowerWash sorgt für perfekte Reinigung bei gleichzeitiger Energie- und Wassereffizienz.



Fleckenoption
Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einer speziellen Vorwäsche oder einem verlängerten Zyklus.



Exzellente Hygiene
Beste Hygiene für Wäsche und Gerät: Entfernt mehr als 99,99 % der Bakterien sowie 99,9 % der Viren.⁵



Exklusiv bei Miele **Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet⁶**
Während manche Automotoren 3.000 Std getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Std.⁶

¹ Ausstattung modellabhängig, Abbildungen beispielhaft.

² Zum Patent angemeldet EP 4367313

³ Patent EP 2 784 205

⁴ Im Vergleich zu manueller Dosierung und basierend auf internen Testergebnissen. Gilt für die Geräteserie W2.

⁵ Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Excellent Hygiene Label vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc_H - ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle 60 °C und dem Extra Hygiene plus in Kombination mit Miele UltraPhase sowie im Programm Maschine reinigen und Verwendung des Miele Maschinenreinigers IntenseClean. Auch die Programme QuickPowerWash 60 °C und QuickPowerWash 40 °C erreichen in Kombination mit Miele UltraPhase zertifizierte Hygienestandards. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren). Die Testkriterien finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.miele.de/media/ex/com/W2_Excellent_hygiene_de_en.pdf

Produkt-Highlights¹ der Miele Waschmaschinen

Bedienkomfort



Miele@home⁷

Vernetzen Sie Ihre Waschmaschine mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diese bequem und intuitiv per App.



Dampfsystem SteamCare⁸

Unsere vielseitigen Dampfanwendungen reduzieren Falten, beseitigen Gerüche oder frischen Ihre Kleidung auf.



Tageszeitanzeige

Für eine flexible Planung von Programmstart oder Programmende sowie die Nutzung von SmartStart.



Trommelbeleuchtung

So wird beim Entladen kein Wäschestück mehr übersehen.



Exklusiv bei Miele FlexMatic⁹

Dank FlexMatic passt sich die Wäschepflege Ihrem Alltag an.



AddLoad

Legen Sie Einzelteile während des Waschgangs nach oder entnehmen Sie sie, ohne das Programm zu unterbrechen.



Exklusiv bei Miele ComfortOpen

Öffnen Sie die Tür Ihres Gerätes mühelos durch sanftes Berühren. Nie war es bequemer, Ihr Gerät zu beladen.

⁶ Während der Entwicklungsphase der Waschmaschinenreihe W1 / W2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.000 Waschgängen.
(= 5 Wäschen p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.de/20Jahre

⁷ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

⁸ Patente EP 2 006 432 und EP 2 264 240

⁹ Zum Patent angemeldet: EP 4 194 597

Produkt-Highlights¹ der Miele Waschmaschinen

Effizienz



Energieeffizienz

Hohe Energie- und Wassereffizienz mit hervorragenden Waschergebnissen und kurzen Programmlaufzeiten.



Schleuderdrehzahl

Eine hohe Schleuderdrehzahl entzieht der Wäsche am Programmende mehr Wasser. Das spart Zeit und Energie beim anschließenden Trocknen.



FlexLoad

Die Maschine passt Programme an die Beladung an und sorgt für niedrigeren Verbrauch und kürzere Laufzeiten.



Warmwasseranschluss

Ausgestattet mit einem sekundären Wasseranschluss zur Nutzung von solarerwärmtem Wasser.



Verbrauchsprognose

Sie bekommen präzise Schätzungen und Berichte über den Wasser- und Energieverbrauch für jedes Programm.



Mengenautomatik

Die Beladungserkennung ermittelt die Wäschemenge automatisch und passt den Wasser- sowie Stromverbrauch exakt an.



DuraLife Motor²

Leistungsstark und effizient: Unsere Inverter-Antriebsmotoren minimieren Verschleiß, Lärm und Energieverbrauch.



Miele Motorgarantie

25 Jahre Garantie auf die Motoren unserer Waschmaschinen, Trockner und Wäschetrockner.³

Produkt-Highlights¹ der Miele Waschmaschinen

Waschprogramme und Extras



Exklusiv bei Miele **QuickPowerWash**
Sehr gute Reinigungsleistung in nur 49 Minuten.⁴



Exklusiv bei Miele **SmartMatic®⁵**
Das Automatikprogramm für unterschiedliche Beladungsmengen. Zu jedem Zeitpunkt die richtige Einstellung.



SingleWash
Sparen Sie Strom, Wasser und Zeit – das Extra SingleWash wurde speziell für kleine Beladungsmengen optimiert.



Maschine reinigen
Das Programm Maschine reinigen entfernt mehr als 99,99 % der Bakterien sowie 99,9 % der Viren aus Ihrer Maschine.⁶



Hygiene plus
Hygiene plus entfernt mehr als 99,99 % der Bakterien, Hefen und Pilze sowie mehr als 99,9 % der Viren.⁷



Summer
Ein Signalton informiert über das Programmende. Die Lautstärke lässt sich individuell anpassen oder komplett deaktivieren.

¹ Ausstattung modellabhängig, Abbildungen beispielhaft.

² Patent EP 2 840 679

³ Die Miele Motorgarantie gilt für den Kauf von Neugeräten, die ab dem 1. Oktober 2025 erworben werden. Gültig in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz. Gilt ausschließlich für Geräte aus dem Haushaltssortiment. Professionalgeräte und „Kleine Riesen“ sind von der Motorgarantie ausgeschlossen. Es gelten die Bedingungen der Motorgarantie. Mehr: miele.de/Motorgarantie

⁴ Im Vergleich zu manueller Dosierung und basierend auf internen Testergebnissen. Gilt für die Geräteserie W2.

⁵ Geeignet für Textilien, die bei 30 °C waschbar sind sowie Beladungen zwischen 1 – 6 kg.

⁶ Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc_H - ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Maschine reinigen und Verwendung des Miele Maschinenreinigers IntenseClean. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren). Die Testkriterien finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.miele.de/media/ex/com/W2_Clean_machine_de_en.pdf

⁷ Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie, InFluenc_H, ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle 60 °C und dem Extra Hygiene plus in Kombination mit Miele UltraPhase. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren). Die Testkriterien finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.miele.de/media/ex/com/W2_Hygiene_plus_de_en.pdf

Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?


Waschmaschinen

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Marketingklasse

Diamond

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.

**Display**

M Touch Pro

Türdesign

Glastür, Glasblende

Energieeffizienz

A -20 %

Beladung in kg

10–11 kg

TwinDos / TwinDos CR

TwinDos CR

QuickPowerWash

◆

Luftschallemission in dB(A)

69–72 dB(A)

Marketingklasse

Platinum

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.

**Display**

ComfortSensor / DirectSensor¹

Türdesign

Chromring¹, Sichtfenstertür¹ oder Glastür

Energieeffizienz

A -30 % / A -40 %

Beladung in kg

10–11 kg

TwinDos / TwinDos CR

TwinDos

QuickPowerWash

◆¹

Luftschallemission in dB(A)

68–72 dB(A)

Marketingklasse

Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



Display

DirectSensor / ComfortSensor¹

Türdesign

Sichtfenstertür

Energieeffizienz

A -30 %

Beladung in kg

9–10 kg

TwinDos / TwinDos CR

–

QuickPowerWash

◆¹

Luftschallemission in dB(A)

70–72 dB(A)

¹ Ausstattung modellabhängig

Marketingklasse

Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



Display

EasyControl

Türdesign

Sichtfenstertür

Energieeffizienz

A -10 %

Beladung in kg

8 kg

TwinDos / TwinDos CR

–

QuickPowerWash

–

Luftschallemission in dB(A)

72 dB(A)

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Waschmaschinen auf einen Blick



Energieeffizienzklasse

Es werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.



Trommelart und Beladungsmenge

InfinityCare Schontrummel.



Schontrummel mit 1–11 kg Beladungsmenge.



Schontrummel mit 1–9 kg Beladungsmenge.



Schontrummel mit 1–8 kg Beladungsmenge.



Dosiersystem

TwinDos^{®1} automatische Waschmitteldosierung mit Kartuschenerkennung.



TwinDos^{®1} automatische Waschmitteldosierung



CapDosing²

Dosieren Sie Spezialwaschmittel, Weichspüler und Additiv einfach mit Portionskapseln.



SteamCare

Die vielseitigen Dampfanwendungen reduzieren Falten, beseitigen Gerüche oder frischen Ihre Kleidung auf.³



PowerWash

Die Miele Waschtechnologie kombiniert beste Waschleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.



Beladungsmenge

Zeigt die Beladungsmenge in Kilogramm.



Sonderausstattung

Für kühle Rechner: Mit dem 2. Anschluss sparen Sie Strom, wenn Sie z. B. Warmwasser per Solarthermie aufbereiten.



Für Menschen mit Sehbehinderung: Haptische Elemente und akustische Signale führen sicher durchs Programm.

1 Patent EP 2 784 205

2 Patent: EP 2 365 120

3 Patent EP 2 006 432 und EP 2 264 240

Waschmaschinen W2

Produktübersicht




* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A
 ** lieferbar bis Anfang 2027

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WQ 1200 WPS Nova Edition**	WQ 1000 WPS Nova Edition**
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Diamond	Diamond
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	rechts	rechts
Unterschiebbar	•	•
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1600
Design		
Tür- und Blendendesign	BlackEffect	BlackEffect
Blendenausführung	Schräg	Schräg
Display	M Touch Pro	M Touch Pro
AmbientLight	•	•
MotionReact	•	•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	•	•
Trommelbeleuchtung	•	•
AddLoad	•	•
Effizienz		
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%	—
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B	A
Luftschallemission in dB(A)	69	70
FlexLoad	•	•
Warmwasseranschluss	•	•
Waschprogramme		
QuickPowerWash	•	•
Seide (Handwäsche)	•	•
Wolle (Handwäsche)	•	•
Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	•	•
Hemden/Blusen	•	•
Daunen/Bettdecken	•	•
SmartMatic®	•	•
Waschoptionen		
SingleWash	•	•
Kurz	•	•
Einweichen	•	•
Vorwäsche	•	•
FlexMatic	•	•
Vorbügeln mit Dampf	•	•
Hygiene plus	•	•
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 698	850 x 596 x 620
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1165	1087
Gerätetiefe ohne Tür in mm	678	600
Mitgeliefertes Zubehör		
UltraPhase 1 + 2	•	•
Gutschein für Miele Waschmittel	—	—
Gutschein für Miele UltraPhase	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	2.719,—	2.319,—

Waschmaschinen W2

Produktübersicht





* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A
** lieferbar ab Anfang 2027

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WQ 2200 WPS Nova Edition**	WQ 2000 WPS Nova Edition**
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Diamond	Diamond
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	rechts	rechts
Unterschiebbar	•	•
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1600	1600
Design		
Türdesign	Glastür, BlackEffect	Glastür, BlackEffect
Blendenausführung	Glas, schräg	Glas, schräg
Display	M Touch Pro	M Touch Pro
AmbientLight	•	•
MotionReact	•	•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	•	•
Trommelbeleuchtung	LED	LED
ComfortOpen	•	•
Effizienz		
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%	20%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	A	A
Luftschallemission in dB(A)	72	70
FlexLoad	•	•
Warmwasseranschluss	•	•
Waschprogramme		
QuickPowerWash	•	•
Seide (Handwäsche)	•	•
Wolle (Handwäsche)	•	•
Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	•	•
Hemden/Blusen	•	•
Daunen/Bettdecken	•	•
SmartMatic®	•	•
Waschoptionen		
SingleWash	•	•
Kurz	•	•
Einweichen	•	•
Vorwäsche	•	•
FlexMatic	•	•
Vorbügeln mit Dampf	•	•
Hygiene plus	•	•
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 699	850 x 596 x 621
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1170	1092
Gerätetiefe ohne Tür in mm	678	600
Mitgeliefertes Zubehör		
UltraPhase 1 + 2	•	•
Gutschein für Miele Waschmittel	–	–
Gutschein für Miele UltraPhase	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	2.899,–	2.499,–

Waschmaschinen W2

Produktübersicht






* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WE 770 Q WPS	WE 720 I WPS
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Platinum	Gold
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	rechts	rechts
Unterschiebbar	•	•
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1600	1400
Design		
Türdesign	Glastür, Platingrau / BlackEffect	Lotosweiß / Royalblack
Blendenausführung	schräg	schräg
Display	ComfortSensor weiß, 2-zeilig	ComfortSensor weiß, 2-zeilig
AmbientLight	—	—
MotionReact	—	—
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	•	•
Trommelbeleuchtung	•	—
ComfortOpen	—	—
Effizienz		
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	30%	30%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	A	B
Luftschallemission in dB(A)	72	72
FlexLoad	•	•
Warmwasseranschluss	—	—
Waschprogramme		
QuickPowerWash	•	•
Seide (Handwäsche)	•	—
Wolle (Handwäsche)	•	•
Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	•	—
Hemden/Blusen	•	•
Daunen/Bettdecken	•	—
SmartMatic®	•	—
Waschoptionen		
SingleWash	•	—
Kurz	•	•
Einweichen	•	•
Vorwäsche	•	•
FlexMatic	—	—
Vorbügeln mit Dampf	•	•
Hygiene plus	•	—
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 632	850 x 596 x 632
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1088	1088
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600
Mitgeliefertes Zubehör		
UltraPhase 1 + 2	•	—
Gutschein für Miele Waschmittel	—	—
Gutschein für Miele UltraPhase	•	—
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.699,—	1.299,—

Waschmaschinen W1

Produktübersicht




* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WEG 895 WPS	WEG 885 WPS	WED 395 WPS
Allgemeine Informationen			
Marketingklasse	Platinum	Platinum	Gold
Bauform			
Säulenfähig	•	•	•
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Unterschiebbar	•	•	•
Unterbaufähig	—	•	—
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1400	1400
Design			
Türdesign	Chrom	Chrom	Graphitgrau Pearlfinish
Blendenausführung	schräg	gerade	schräg
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•
Tageszeitanzeige	—	—	—
Trommelbeleuchtung	—	—	—
AddLoad	•	•	•
Effizienz			
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%	20%	20%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B	B	B
Luftschallemission in dB(A)	72	72	72
Verbrauchsprognose	—	—	—
ProfiEco Motor	•	•	•
Waschprogramme			
QuickPowerWash	•	•	•
Oberhemden	•	•	•
Seide (Handwäsche)	—	—	—
Wolle (Handwäsche)	•	•	•
Express 20	•	•	•
Outdoor	—	—	—
Imprägnieren	—	—	—
Sportwäsche	—	—	—
Daunen	—	—	—
Baumwolle Hygiene	—	—	—
Waschoptionen			
SingleWash	—	—	—
Kurz	•	•	•
Einweichen	—	—	—
Vorwäsche	—	—	•
Wasser plus	—	—	•
Extra leise	—	—	—
Vorbügeln mit Dampf	•	•	•
Summer	•	•	•
AllergoWash	—	—	—
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Waterproof-System
Technische Daten			
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054	1054	1054
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600	600
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps	•	•	—
UltraPhase 1 + 2	•	•	—
Gutschein für Miele Waschmittel	—	—	—
Gutschein für Miele UltraPhase	•	•	—
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.399,—	1.399,—	1.259,—

Waschmaschinen W1

Produktübersicht




* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WEB 375 WPS	WEB 365 WPS
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Gold	Gold
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	rechts	rechts
Unterschiebbar	•	•
Unterbaufähig	—	•
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1400
Design		
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish	Graphitgrau Pearlfinish
Blendenausführung	schräg	gerade
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	—	—
Trommelbeleuchtung	—	—
AddLoad	•	•
Effizienz		
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%	20%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B	B
Luftschallemission in dB(A)	72	72
Verbrauchsprognose	—	—
ProfiEco Motor	•	•
Waschprogramme		
QuickPowerWash	•	•
Oberhemden	•	•
Seide (Handwäsche)	—	—
Wolle (Handwäsche)	•	•
Express 20	•	•
Outdoor	—	—
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	—	—
Daunen	—	—
Baumwolle Hygiene	—	—
Waschoptionen		
SingleWash	—	—
Kurz	•	•
Einweichen	—	—
Vorwäsche	•	•
Wasser plus	•	•
Extra leise	—	—
Vorbügeln mit Dampf	•	•
Summer	•	•
AllergoWash	—	—
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054	1054
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps	—	—
UltraPhase 1 + 2	—	—
Gutschein für Miele Waschmittel	—	—
Gutschein für Miele UltraPhase	—	—
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.149,—	1.149,—

Waschmaschinen W2

Produktübersicht




* 30 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A
** lieferbar ab April 2027

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WK 770 Y WPS**	WK 777 Q WPS
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Platinum	Platinum
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	rechts	rechts
Unterschiebbar	•	•
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1600	1600
Design		
Türdesign	Glastür, Platingrau / Roségold	Glastür, Platingrau / Roségold
Blendenausführung	schräg	schräg
Display	ComfortSensor weiß, 2-zeilig	ComfortSensor weiß, 2-zeilig
AmbientLight	—	—
MotionReact	—	—
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	•	•
Trommelbeleuchtung	•	•
ComfortOpen	—	—
Effizienz		
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	30%	30%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	A	A
Luftschallemission in dB(A)	72	72
FlexLoad	•	•
Warmwasseranschluss	—	•
Waschprogramme		
QuickPowerWash	•	•
Seide (Handwäsche)	•	•
Wolle (Handwäsche)	•	•
Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	•	•
Hemden/Blusen	•	•
Daunen/Bettdecken	•	•
SmartMatic®	•	•
Waschoptionen		
SingleWash	•	•
Kurz	•	•
Einweichen	•	•
Vorwäsche	•	•
FlexMatic	—	—
Vorbügeln mit Dampf	•	•
Hygiene plus	•	•
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 603 x 710	850 x 596 x 632
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1055	1088
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600
Mitgeliefertes Zubehör		
UltraPhase 1 + 2	•	•
Gutschein für Miele Waschmittel	—	—
Gutschein für Miele UltraPhase	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	2.099,—	1.799,—

Waschmaschinen W2

Produktübersicht






* 30 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WK 770 Q WPS	WK 770 P WPS
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Platinum	Platinum
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	rechts	rechts
Unterschiebbar	•	•
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1600	1600
Design		
Türdesign	Glastür, Platingrau / Roségold	Glastür, Platingrau / Roségold
Blendenausführung	schräg	gerade
Display	ComfortSensor weiß, 2-zeilig	ComfortSensor weiß, 2-zeilig
AmbientLight	—	—
MotionReact	—	—
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	•	•
Trommelbeleuchtung	•	•
ComfortOpen	—	—
Effizienz		
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	30%	30%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	A	A
Luftschallemission in dB(A)	72	72
FlexLoad	•	•
Warmwasseranschluss	—	—
Waschprogramme		
QuickPowerWash	•	•
Seide (Handwäsche)	•	•
Wolle (Handwäsche)	•	•
Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	•	•
Hemden/Blusen	•	•
Daunen/Bettdecken	•	•
SmartMatic®	•	•
Waschoptionen		
SingleWash	•	•
Kurz	•	•
Einweichen	•	•
Vorwäsche	•	•
FlexMatic	—	—
Vorbügeln mit Dampf	•	•
Hygiene plus	•	•
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 632	850 x 596 x 632
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1088	1088
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600
Mitgeliefertes Zubehör		
UltraPhase 1 + 2	•	•
Gutschein für Miele Waschmittel	—	—
Gutschein für Miele UltraPhase	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.699,—	1.699,—

Waschmaschinen W1

Produktübersicht




* 40 % bzw. 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWE 380 WPS	WWG 880 WPS	WWG 880 WCS
Allgemeine Informationen			
Marketingklasse	Platinum	Platinum	Platinum
Bauform			
Säulenfähig	•	•	•
Türanschlag	rechts	rechts	rechts
Unterschiebbar	•	•	•
Unterbaufähig	–	–	–
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1400	1400
Design			
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring	Obsidianschwarz mit Chromring
Blendenausführung	schräg	schräg	schräg
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•
Tageszeitanzeige	–	–	–
Trommelbeleuchtung	–	–	–
AddLoad	•	•	•
Effizienz			
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	40%	20%	20%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B	B	B
Luftschallemission in dB(A)	68	72	72
Verbrauchsprognose	–	–	–
ProfiEco Motor	•	•	•
Waschprogramme			
QuickPowerWash	•	•	•
Oberhemden	•	•	•
Seide (Handwäsche)	–	–	–
Wolle (Handwäsche)	•	•	•
Express 20	•	•	•
Outdoor	–	–	–
Imprägnieren	–	–	–
Sportwäsche	–	–	–
Daunen	–	–	–
Baumwolle Hygiene	–	–	–
Waschoptionen			
SingleWash	–	–	–
Kurz	•	•	•
Einweichen	–	–	–
Vorwäsche	•	–	–
Wasser plus	•	–	–
Extra leise	–	–	–
Vorbügeln mit Dampf	•	•	•
Summer	•	•	•
AllergoWash	–	–	–
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Waterproof-System	Watercontrol-System
Technische Daten			
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077	1077
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600	600
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps	•	•	•
UltraPhase 1 + 2	–	•	•
Gutschein für Miele Waschmittel	•	–	–
Gutschein für Miele UltraPhase	–	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.399,–	1.399,–	1.319,–

Waschmaschinen W2

Produktübersicht





* 30 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WK 720 I WPS
Allgemeine Informationen	
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Säulenfähig	•
Türanschlag	rechts
Unterschiebbar	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Design	
Türdesign	Lotosweiß / Platingrau
Blendenausführung	schräg
Display	ComfortSensor weiß, 2-zeilig
AmbientLight	—
MotionReact	—
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Tageszeitanzeige	•
Trommelbeleuchtung	—
ComfortOpen	—
Effizienz	
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	30%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B
Luftschallemission in dB(A)	72
FlexLoad	•
Warmwasseranschluss	—
Waschprogramme	
QuickPowerWash	•
Seide (Handwäsche)	—
Wolle (Handwäsche)	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	—
Hemden/Blusen	•
Daunen/Bettdecken	—
SmartMatic®	—
Waschoptionen	
SingleWash	—
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
FlexMatic	—
Vorbügeln mit Dampf	•
Hygiene plus	—
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 632
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1088
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600
Mitgeliefertes Zubehör	
UltraPhase 1 + 2	—
Gutschein für Miele Waschmittel	—
Gutschein für Miele UltraPhase	—
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.299,—

Waschmaschinen W1

Produktübersicht




* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWD 380 WPS	WWD 380 WCS
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Gold	Gold
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	rechts	rechts
Unterschiebbar	•	•
Unterbaufähig	—	—
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1400
Design		
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Blendenausführung	schräg	schräg
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	—	—
Trommelbeleuchtung	—	—
AddLoad	•	•
Effizienz		
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%	20%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B	B
Luftschallemission in dB(A)	72	72
Verbrauchsprognose	—	—
ProfiEco Motor	•	•
Waschprogramme		
QuickPowerWash	•	•
Oberhemden	•	•
Seide (Handwäsche)	—	—
Wolle (Handwäsche)	•	•
Express 20	•	•
Outdoor	—	—
Imprägnieren	—	—
Sportwäsche	—	—
Daunen	—	—
Baumwolle Hygiene	—	—
Waschoptionen		
SingleWash	—	—
Kurz	•	•
Einweichen	—	—
Vorwäsche	•	•
Wasser plus	•	•
Extra leise	—	—
Vorbügeln mit Dampf	•	•
Summer	•	•
AllergoWash	—	—
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Watercontrol-System
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps	—	—
UltraPhase 1 + 2	—	—
Gutschein für Miele Waschmittel	—	—
Gutschein für Miele UltraPhase	—	—
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.259,—	1.179,—

Waschmaschinen W1

Produktübersicht






* 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWB 360 WPS	WWB 360 WCS
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Gold	Gold
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	rechts	rechts
Unterschiebbar	•	•
Unterbaufähig	—	—
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1400
Design		
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Blendenausführung	schräg	schräg
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	—	—
Trommelbeleuchtung	—	—
AddLoad	•	•
Effizienz		
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	20%	20%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B	B
Luftschallemission in dB(A)	72	72
Verbrauchsprognose	—	—
ProfiEco Motor	•	•
Waschprogramme		
QuickPowerWash	•	•
Oberhemden	•	•
Seide (Handwäsche)	—	—
Wolle (Handwäsche)	•	•
Express 20	•	•
Outdoor	—	—
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	—	—
Daunen	—	—
Baumwolle Hygiene	—	—
Waschoptionen		
SingleWash	—	—
Kurz	•	•
Einweichen	—	—
Vorwäsche	•	•
Wasser plus	•	•
Extra leise	—	—
Vorbügeln mit Dampf	•	•
Summer	•	•
AllergoWash	—	—
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Watercontrol-System
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps	—	—
UltraPhase 1 + 2	—	—
Gutschein für Miele Waschmittel	—	—
Gutschein für Miele UltraPhase	—	—
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.149,—	1.069,—

Waschmaschinen W1

Produktübersicht




* 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

Typ-/Verkaufsbezeichnung	WWA 120 WPS Active	WWA 120 WCS Active
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Silver	Silver
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	rechts	rechts
Unterschiebbar	•	•
Unterbaufähig	—	—
Schleudern		
Max. Schleuderdrehzahl	1400	1400
Design		
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Blendenausführung	schräg	schräg
Display	EasyControl gelb	EasyControl gelb
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	—	—
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	—	—
Trommelbeleuchtung	—	—
AddLoad	•	•
Effizienz		
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	10%	10%
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B	B
Luftschallemission in dB(A)	72	72
Verbrauchsprognose	—	—
ProfiEco Motor	•	•
Waschprogramme		
QuickPowerWash	—	—
Oberhemden	—	—
Seide (Handwäsche)	—	—
Wolle (Handwäsche)	•	•
Express 20	•	•
Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	—	—
Daunen	—	—
Baumwolle Hygiene	—	—
Waschoptionen		
SingleWash	—	—
Kurz	•	•
Einweichen	•	•
Vorwäsche	—	—
Wasser plus	•	•
Extra leise	—	—
Vorbügeln mit Dampf	—	—
Summer	—	—
AllergoWash	—	—
Sicherheit		
Wasserschutzsystem	Waterproof-System	Watercontrol-System
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077	1077
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600	600
Mitgeliefertes Zubehör		
3 Caps	—	—
UltraPhase 1 + 2	—	—
Gutschein für Miele Waschmittel	—	—
Gutschein für Miele UltraPhase	—	—
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.039,—	959,—

Waschmaschinen W1

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WDD 131 WPS GuideLine
Allgemeine Informationen	
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Säulenfähig	•
Türanschlag	rechts
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	—
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Design	
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Blendenausführung	schräg
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	—
Startvorwahl bis zu 24h	—
Tageszeitanzeige	—
Trommelbeleuchtung	—
AddLoad	—
Effizienz	
Sparsamer als der Grenzwert (52) der Energieeffizienzklasse A	—
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B
Luftschallemission in dB(A)	70
Verbrauchsprognose	—
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
QuickPowerWash	—
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	—
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	—
Daunen	—
Baumwolle Hygiene	—
Waschoptionen	
SingleWash	—
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Extra leise	—
Vorbügeln mit Dampf	—
Summer	•
AllergoWash	—
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür in mm	600
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps	—
UltraPhase 1 + 2	—
Gutschein für Miele Waschmittel	—
Gutschein für Miele UltraPhase	—
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.329,—



Der neue Standard in der Wäscheschonung!
Die Miele Trockner



DryProtect

Sparen, ein Trocknerleben lang

Miele Wärmepumpentrockner setzen weltweit Maßstäbe für höchste Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Mit der DryProtect-Technologie sparen Sie ein Trocknerleben lang, denn Miele hält Energieverbräuche und Trocknungszeiten über die gesamte Lebensdauer Ihres Geräts auf niedrigem Niveau.



Die DryProtect-Technologie besteht aus einem perfekt abgestimmten, patentierten¹ Filtersystem und dem wartungsfreien Wärmetauscher. Dieses System stellt sicher, dass sich keine Flusen im Wärmetauscher festsetzen. Bei Systemen ohne DryProtect kann sich der Wärmetauscher mit der Zeit zusetzen und im Laufe der Lebensdauer des Trockners zu stetig steigenden Energieverbräuchen und Trocknungszeiten führen. DryProtect – gut für Ihre Wäsche und Ihr Portemonnaie.







Duftsysteem¹ FragranceDos

Genießen Sie harmonische Dufterlebnisse

Exklusiv bei Miele Sinnliches Finish für Ihre Wäsche

Mit FragranceDos umhüllen Sie während des Trocknens die Wäsche mit Ihrem Lieblingsduft. So entnehmen Sie Ihre Wäsche dem Trockner nicht nur besonders flauschig, sondern auch angenehm duftend.

Wählen Sie dazu einfach Ihre Favoriten aus unserer großen Auswahl verschiedener Duftvarianten. Durch einfaches Drehen des Flakons bestimmen Sie die Duftintensität. So können Sie individuell agieren, auch wenn Sie zwischen den Programmen wechseln. Genießen Sie das sinnliche Erlebnis duftender Wäsche – genauso, wie Sie es möchten.

Variation ist schnell möglich, denn es können bis zu 2 Düfte parallel im leicht zugänglichen Filter des Trockners eingesetzt werden. Damit kann schnell zwischen 2 Lieblingsdüften gewechselt werden – und so auf die unterschiedlichen (Duft-)Vorlieben innerhalb eines Haushaltes eingegangen werden.



Duftflakon DryFresh®

Nicht jedes Kleidungsstück, das nur kurz getragen wurde, muss gleich in die Wäsche. Mit DryFresh® können Sie Ihre Kleidung ganz einfach auffrischen. Schlechte Gerüche werden so im Handumdrehen neutralisiert.



Beim Kauf eines Trockners mit FragranceDos erhalten Sie einen Duftflakon Aqua, bei FragranceDos² einen weiteren Ihrer Wahl gratis dazu.

Höchste Kondensationseffizienz für Miele Trockner

Maximaler Schutz gegen Feuchtigkeit für Ihr Zuhause

Miele Trockner sind eine Klasse für sich: auch in puncto Feuchtigkeitsabgabe. Dank unserer besonders leistungsfähigen Trocknungstechnologie wird nur extrem wenig Feuchtigkeit an die Raumluft abgegeben. Der größtmögliche Teil wird als Kondensat sicher in den Kondensationsbehälter geleitet. Deshalb erreichen Miele Trockner die höchste Kondensationseffizienzklasse A. Je besser die Kondensationseffizienz eines Trockners ist, desto weniger Feuchtigkeit gelangt nach außen. Diese Klassifizierung finden Sie neben den bekannten Angaben zur Energieeffizienzklasse unten links auf dem EU-Energielabel an Ihrem Miele Gerät.



Besonders dicht für ein gutes Raumklima

Miele Trockner kondensieren die Feuchtigkeit aus der Kleidung während des Trocknungsvorgangs so effizient, dass nur ein Minimum in die Raumluft gelangt. Je geringer die Luftfeuchtigkeit in den Wohn- und Hauswirtschaftsräumen ist, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sich Schimmel an Wänden oder Decken bildet. So können Sie Ihren Trockner bedenkenlos sogar in fensterlosen Räumen aufstellen oder in Passivhäusern nutzen.



Top-Türdichtsystem verhindert Feuchtigkeitsverlust

Das qualitativ hochwertige Türdichtsystem der Miele Trockner sorgt dank Kevlar®-verstärktem Trommel-Türdichtring für dauerhaft hohe Effizienz – Feuchtigkeit bleibt im Gerät, nicht im Raum.



Beste Effizienzleistung in kürzester Zeit

Die Miele Trocknungstechnologie stellt die Nutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt. So erzielen Miele Trockner beste Ergebnisse in kürzester Zeit und erreichen spielend die höchste Kondensationseffizienzklasse A.





Für ein rundum behagliches Zuhause

Dank ihrer besonders dichten Bauweise schützen Miele Trockner Ihre Räume und Möbel vor Kondenswasserbildung. Alle Modelle erreichen spielend die höchste Kondensationseffizienzklasse A. Genießen Sie ein trockenes und behagliches Wohnklima!



Kondensationseffizienzklasse A

In dieser Klasse dürfen nicht mehr als 324 ml¹ bzw. 1 kleine Wasserflasche an die Umgebung abgegeben werden.



Kondensationseffizienzklasse B

Während nur eines Trockenprogramms können bis zu 648 ml¹ Feuchtigkeit in die Umgebung abgegeben werden. Das entspricht in etwa 2 kleinen Wasserflaschen. Bei häufiger Nutzung werden im Laufe eines Jahres bis zu 160 Liter in den Raum kondensiert.² Dies entspricht in etwa einer Badewannenfüllung.

¹ Basierend auf 9 kg Beladungsmenge und 60 % Restwasser in der Wäsche.

² Basierend auf 250 Programmen pro Jahr mit 9 kg Beladung und 60 % Restwasser in der Wäsche.

Produkt-Highlights¹ der Miele Trockner

Design und Wäscheschonung



Exklusiv bei Miele **AmbientLight**
Durchdachte Lichtelemente bieten ein Design-Highlight und praktische Unterstützung.



Exklusiv bei Miele **Annäherungssensor MotionReact**
Ihr Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn Sie sich nähern, und ist direkt einsatzbereit.



SilenceDrum²
Die Trommel reduziert Klappergeräusche von Reißverschlüssen und Knöpfen — so leise war Trocknen noch nie.



Schontrommel
Darin gleiten Ihre Textilien sicher, ohne sich zu verfangen oder Schaden zu nehmen.



Extra DryCare 40
Nutzen Sie neue Möglichkeiten mit DryCare 40 und trocknen Sie alle Textilien, die bei 40 °C waschbar sind.³



PerfectDry
Erleben Sie perfekt getrocknete Wäsche dank automatischer Anpassung an die Waserqualität.



Exklusiv bei Miele **FragranceDos**
Das Duftsysteem von Miele⁴ sorgt dafür, dass die Wäsche einen angenehmen, frischen Duft erhält und bietet Platz für zwei Flakons.



Trockenstufe HygieneDry
Die Trockenstufe HygieneDry entfernt nachweislich mehr als 99,99 % der geprüften Bakterien und 99,9 % der Viren.⁵



Exklusiv bei Miele **Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet⁶**
Während manche Automotoren 3.000 Std getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 7.500 Std.⁶

¹ Ausstattung modellabhängig, Abbildungen beispielhaft.

² Patent EP 4 163 433.

³ Nicht geeignet für Wolle oder Seide.

⁴ Patent EP 2 431 516

Produkt-Highlights¹ der Miele Trockner

Bedienkomfort



Dampfsystem SteamCare

Textilien mit Dampf mühelos Glätten und Auffrischen.



Tageszeitanzeige

Für eine flexible Planung von Programmstart oder -ende sowie die Nutzung von Smart-Start.



Trommelbeleuchtung

So wird beim Entladen kein Wäschestück mehr übersehen.



Integrierte Kondenswasserableitung

Das Kondenswasser kann über einen Schlauch direkt ins Waschbecken oder in den Siphon laufen.



Exklusiv bei Miele FlexMatic⁷

Dank FlexMatic passt sich die Wäschepflege Ihrem Alltag an.



AddLoad

Auch nach Programmstart können Sie Wäsche ganz bequem nachlegen oder entnehmen.



Exklusiv bei Miele ComfortOpen

Öffnen Sie die Tür Ihres Gerätes mühelos durch sanftes Berühren. Nie war es bequemer, Ihr Gerät zu beladen.

⁵ Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Silber vom Institut für integrative Hygiene und Virologie -InFluenc_H - ausgezeichnet. Untersucht im Programm Baumwolle mit der Trockenstufe HygieneDry. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z. B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z. B. Noro- und Adenoviren) mit Ausnahme von Hepatitis-B. Die Testkriterien finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.miele.de/media/ex/com/T2_HygieneDry_de_en.pdf

⁶ Während der Entwicklungsphase der Trocknerserie T1 / T2 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.000 Trockengängen (= 5 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.de/20Jahre

⁷ Zum Patent angemeldet: EP 4 194 597

Produkt-Highlights¹ der Miele Trockner

Effizienz



Energieeffizienz

Hohe Energieeffizienz, hervorragende Ergebnisse, kurze Trocknungszeiten.



Beste Kondensationswirkung

Maximaler Schutz gegen Feuchtigkeit mit der höchsten Kondensationseffizienzklasse A.



Verbrauchsprognose

Präzise Informationen über Energieverbrauch und Zustand des Flusenfilters – für einen umweltbewussten Lebensstil.



**Exklusiv
bei Miele**

DryProtect

Die DryProtect-Technologie sorgt langfristig für einen niedrigen Energieverbrauch und kurze Programmlaufzeiten.



Wartungsfreier Wärmetauscher

Nachhaltig und wartungsfrei: Ein Filter schützt den Wärmetauscher, sodass er nicht ständig gereinigt werden muss.



DuraLife Motor²

Leistungsstark und effizient: Unsere Inverter-Antriebsmotoren minimieren Verschleiß, Lärm und Energieverbrauch.



Wärmepumpentechnologie

Das Trocknen bei niedrigen Temperaturen schützt Ihre Kleidung und spart Energie.



Miele Motorgarantie

25 Jahre Garantie auf die Motoren unserer Waschmaschinen, Trockner und Waschtrockner.³

Produkt-Highlights¹ der Miele Trockner

Trockenprogramme und Extras



WoolDry

Trocknen Sie Wolltextilien schnell und schonend. Ihre Wollkleidung bleibt flauschig und behält ihre Form.⁴



Exklusiv bei Miele QuickPowerDry

Schnelle, schonende Trocknung: 4 kg Wäsche in nur 49 Minuten getrocknet.⁵



Exklusiv bei Miele QuickHygiene

Schnelle und zuverlässige Entfernung von Bakterien, Viren und sogar Milben.⁶



DryFresh®

Dank DryFresh® riecht Ihre Wäsche nach dem Trockenprogramm wie frisch gewaschen.



SingleDry

Einzelne, wenige Textilien (max. 1 kg) können in kurzer Zeit getrocknet werden.



Summer

Ein Signalton informiert über das Programmende. Die Lautstärke lässt sich individuell anpassen oder komplett deaktivieren.

¹ Ausstattung modellabhängig, Abbildungen beispielhaft.

² Patent EP 2 840 679

³ Die Miele Motorgarantie gilt für den Kauf von Neugeräten, die ab dem 1. Oktober 2025 erworben werden.

Gültig in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz. Gilt ausschließlich für Geräte aus dem Haushaltssortiment.

Professionalgeräte und „Kleine Riesen“ sind von der Motorgarantie ausgeschlossen. Es gelten die Bedingungen der Motorgarantie. Mehr: miele.de/motorgarantie

⁴ Für besonders empfindliche Wolle wie z. B. Kaschmir, Angora oder Kamelhaar empfehlen wir das Trocknen an der Luft oder den Miele Trocknerkorb.

⁵ Laufzeit kann beladungsabhängig variieren. Zeit gemessen für 4 kg pflegeleichte Textilien mit 30 % Restfeuchte.

⁶ Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Silber vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc_H - ausgezeichnet. Getestete Bakterien z. B. E. coli sowie behüllte (z.B. Coronavirus) und unbehüllte Viren (z.B. Noro- und Adenoviren) mit Ausnahme von Hepatitis-B. Die Testkriterien finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.miele.de/media/ex/com/T2_QuickHygiene_de_en.pdf

Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?


Trockner

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Marketingklasse

Diamond

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



Display

M Touch Pro

Türdesign

Glastür, Glasblende

Energieeffizienz

B

Beladung in kg

9 kg

QuickPowerDry

◆

PerfectDry

◆

SilenceDrum

◆

Marketingklasse

Platinum

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



Display

ComfortSensor / DirectSensor¹

Türdesign

Glastür

Energieeffizienz

A

Beladung in kg

9 kg

QuickPowerDry

◆

PerfectDry

◆

SilenceDrum

◆

Marketingklasse

Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.

**Display**

DirectSensor

Türdesign

Sichtfenstertür

Energieeffizienz

B

Beladung in kg

8–9 kg

QuickPowerDry

–

PerfectDry

◆

SilenceDrum

–

Marketingklasse

Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.

**Display**

EasyControl

Türdesign

Geschlossene Tür

Energieeffizienz

B

Beladung in kg

8 kg

QuickPowerDry

–

PerfectDry

◆

SilenceDrum

–

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Trockner auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.



Trommelart und Beladungsmenge

SilenceDrum mit 1–9 kg Beladungsmenge.



Schontrommel mit 1–9 kg Beladungsmenge.



Schontrommel mit 1–8 kg Beladungsmenge.



QuickPower Dry

Das Turboprogramm für trockene Wäsche.



FragranceDos¹

Das Duftsysteem sorgt dafür, dass die Wäsche einen angenehmen, frischen Duft erhält.



SteamCare

Wasserdampf und Wärme glätten Ihre Textilien schon im Trockner.



WoolDry

Wolltextilien werden schonend und schnell getrocknet.






DryProtect

Filtersystem und wartungsfreier Wärmetauscher halten Energieverbrauch und Laufzeit konstant niedrig.

Trockner T2



Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TQ 1000 WP Nova Edition	TE 717 I WP
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Diamond	Platinum
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	links	links
Unterschiebbar	•	•
Design		
Türdesign	Glastür, BlackEffect	Glastür, BlackEffect / Ozeanblau
Blendenausführung	Glas, schräg	schräg
Display	M Touch Pro	ComfortSensor weiß, 2-zeilig
AmbientLight	•	—
MotionReact	•	—
Trockenergebnis		
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	•
Duftsystem FragranceDos ²	•	•
HygieneDry	•	•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Trommelbeleuchtung	LED	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•
ComfortOpen	•	—
Effizienz		
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	A	A
Wartungsfreier Wärmetauscher	•	•
DuraLife Motor	•	•
Trockenprogramme		
Finish Seide	•	•
Finish Wolle	•	•
Express	•	•
Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	•	•
Glätten	•	•
Bettwäsche	•	•
Hemden/Blusen	•	•
QuickHygiene	•	•
PowerFresh	•	•
DryFresh	•	•
Trockenoptionen		
Quick	•	•
SingleDry	•	•
DryCare 40	•	•
FlexMatic	•	—
Vorbügeln	•	•
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 644	850 x 596 x 644
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1115	1115
Kältemittelart	R290	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14	0,14
Mitgeliefertes Zubehör		
Duftflakon	•	•
Gutschein	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	2.499,—	1.899,—

Trockner T1



Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TEC 655 WP	TEC 645 WP
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Gold	Gold
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	links	links
Unterschiebbar	•	•
Unterbaufähig	—	•
Design		
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish	Graphitgrau Pearlfinish
Blendenausführung	schräg	gerade
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Trockenergebnis		
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	•
HygieneDry	—	—
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Wash2Dry	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Tageszeitanzeige	—	—
Trommelbeleuchtung	LED	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•
AddLoad	•	•
Effizienz		
Verbrauchsprognose	—	—
Wartungsfreier Wärmetauscher	•	•
DuraLife Motor	•	•
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	A	A
Trockenprogramme		
Oberhemden	•	•
Finish Seide	—	—
Finish Wolle	•	•
Express	•	•
Outdoor	—	—
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	—	—
Baumwolle Hygiene	—	—
Vorbügeln	—	—
Bettwäsche	•	•
Trockenoptionen		
Knitterschutz	•	•
Summer	•	•
Quick	—	—
DryCare 40	—	—
DryFresh	—	—
PowerFresh	—	—
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 636	850 x 596 x 636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	968	968
Kältemittelart	R290	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14	0,14
Mitgeliefertes Zubehör		
Duftflakon	•	•
Gutschein	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.199,—	1.199,—

Trockner T2




Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TE 310 I WP	TE 100 C WP
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Gold	Silver
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	links, wechselbar	links, wechselbar
Unterschiebbar	•	•
Design		
Türdesign	Lotosweiß / Königsschwarz	Lotosweiß / Königsschwarz
Blendenausführung	schräg	schräg
Display	DirectSensor	EasyControl
AmbientLight	—	—
MotionReact	—	—
Trockenergebnis		
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•	•
HygieneDry	•	—
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Trommelbeleuchtung	LED	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•
ComfortOpen	—	—
Effizienz		
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	A	A
Wartungsfreier Wärmetauscher	•	•
DuraLife Motor	•	•
Trockenprogramme		
Finish Seide	•	•
Finish Wolle	•	•
Express	•	•
Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	•	•
Glätten	—	—
Bettwäsche	•	•
Hemden/Blusen	•	•
QuickHygiene	—	—
PowerFresh	—	—
DryFresh	—	—
Trockenoptionen		
Quick	—	—
SingleDry	—	—
DryCare 40	•	—
FlexMatic	—	—
Vorbügeln	—	—
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 632	850 x 596 x 632
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1088	1088
Kältemittelart	R290	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14	0,14
Mitgeliefertes Zubehör		
Duftflakon	•	•
Gutschein	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.299,—	999,—

Trockner T2




Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TK 740 H WP	TK 740 H WP (rechts)	TK 740 I WP
Allgemeine Informationen			
Marketingklasse	Platinum	Platinum	Platinum
Bauform			
Säulenfähig	•	•	•
Türanschlag	links	rechts	links
Unterschiebbar	•	•	•
Design			
Türdesign	Glastür, Platingrau / Roségold	Glastür, Platingrau / Roségold	Glastür, Platingrau / Roségold
Blendenausführung	gerade	gerade	schräg
Display	ComfortSensor weiß, 2-zeilig	ComfortSensor weiß, 2-zeilig	ComfortSensor weiß, 2-zeilig
AmbientLight	—	—	—
MotionReact	—	—	—
Trockenergebnis			
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	•	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•	•	•
HygieneDry	•	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•
ComfortOpen	—	—	—
Effizienz			
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	A	A	A
Wartungsfreier Wärmetauscher	•	•	•
DuraLife Motor	•	•	•
Trockenprogramme			
Finish Seide	•	•	•
Finish Wolle	•	•	•
Express	•	•	•
Outdoor	•	•	•
Imprägnieren	•	•	•
Sportwäsche	•	•	•
Glätten	•	•	•
Bettwäsche	•	•	•
Hemden/Blusen	•	•	•
QuickHygiene	—	—	—
PowerFresh	•	•	•
DryFresh	•	•	•
Trockenoptionen			
Quick	—	—	—
SingleDry	•	•	•
DryCare 40	•	•	•
FlexMatic	—	—	—
Vorbügeln	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 621	850 x 596 x 621	850 x 596 x 621
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1092	1092	1092
Kältemittelart	R290	R290	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14	0,14	0,14
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflakon	•	•	•
Gutschein	•	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.899,—	1.899,—	1.899,—

Trockner T2

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TK 510 I WP	TK 310 H WP	TK 310 I WP
Allgemeine Informationen			
Marketingklasse	Platinum	Gold	Gold
Bauform			
Säulenfähig	•	•	•
Türanschlag	links	links, wechselbar	links, wechselbar
Unterschiebbar	•	•	•
Design			
Türdesign	Glastür, Platingrau / Roségold	Lotosweiß / Platingrau	Lotosweiß / Platingrau
Blendenausführung	schräg	gerade	schräg
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
AmbientLight	–	–	–
MotionReact	–	–	–
Trockenergebnis			
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	•	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•	•	•
HygieneDry	•	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•	•
ComfortOpen	–	–	–
Effizienz			
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	A	A	A
Wartungsfreier Wärmetauscher	•	•	•
DuraLife Motor	•	•	•
Trockenprogramme			
Finish Seide	•	•	•
Finish Wolle	•	•	•
Express	•	•	•
Outdoor	•	•	•
Imprägnieren	•	•	•
Sportwäsche	•	•	•
Glätten	–	–	–
Bettwäsche	•	•	•
Hemden/Blusen	•	•	•
QuickHygiene	–	–	–
PowerFresh	–	–	–
DryFresh	–	–	–
Trockenoptionen			
Quick	–	–	–
SingleDry	–	–	–
DryCare 40	•	•	•
FlexMatic	–	–	–
Vorbügeln	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 621	850 x 596 x 632	850 x 596 x 632
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1092	1088	1088
Kältemittelart	R290	R290	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14	0,14	0,14
Mitgeliefertes Zubehör			
Duftflakon	•	•	•
Gutschein	•	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.499,–	1.299,–	1.299,–

Trockner T1



Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TWC 640 WP
Allgemeine Informationen	
Marketingklasse	Gold
Bauform	
Säulenfähig	•
Türanschlag	links, wechselbar
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	—
Design	
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Blendenausführung	schräg
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment
Trockenergebnis	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
HygieneDry	—
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Tageszeitanzeige	—
Trommelbeleuchtung	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Effizienz	
Verbrauchsprognose	—
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
DuraLife Motor	•
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	A
Trockenprogramme	
Oberhemden	•
Finish Seide	—
Finish Wolle	•
Express	•
Outdoor	—
Imprägnieren	•
Sportwäsche	—
Baumwolle Hygiene	—
Vorbügeln	—
Bettwäsche	•
Trockenoptionen	
Knitterschutz	•
Summer	•
Quick	—
DryCare 40	—
DryFresh	—
PowerFresh	—
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	978
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	•
Gutschein	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.199,—

Trockner T2

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	TK 300 C WP	TK 100 C WP
Allgemeine Informationen		
Marketingklasse	Gold	Silver
Bauform		
Säulenfähig	•	•
Türanschlag	links, wechselbar	links, wechselbar
Unterschiebbar	•	•
Design		
Türdesign	Lotosweiß / Platingrau	Lotosweiß / Platingrau
Blendenausführung	schräg	schräg
Display	DirectSensor	EasyControl
AmbientLight	—	—
MotionReact	—	—
Trockenergebnis		
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•	•
Duftsysteem FragranceDos ²	•	•
HygieneDry	—	—
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•
Trommelbeleuchtung	LED	LED
Integrierte Kondenswasserableitung	•	•
ComfortOpen	—	—
Effizienz		
Kondensationseffizienzklasse (A-D)	A	A
Wartungsfreier Wärmetauscher	•	•
DuraLife Motor	•	•
Trockenprogramme		
Finish Seide	•	•
Finish Wolle	•	•
Express	•	•
Outdoor	•	•
Imprägnieren	•	•
Sportwäsche	—	—
Glätten	—	—
Bettwäsche	•	•
Hemden/Blusen	•	•
QuickHygiene	—	—
PowerFresh	—	—
DryFresh	—	—
Trockenoptionen		
Quick	—	—
SingleDry	—	—
DryCare 40	—	—
FlexMatic	—	—
Vorbügeln	•	•
Technische Daten		
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 632	850 x 596 x 632
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1088	1088
Kältemittelart	R290	R290
Kältemittelmenge in kg	0,14	0,14
Mitgeliefertes Zubehör		
Duftflakon	•	•
Gutschein	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	1.099,—	999,—



Waschen, Trocknen und Dosieren in einem Gerät.
Die Miele Waschtrockner WT1



Die Waschtrockner

Durchgängig waschen und trocknen in einem Gerät

Ein oder besser zwei Geräte?

Waschmaschine plus Trockner oder doch lieber ein Waschtrockner – für beides bietet Miele hochwertige und innovative Geräte. Der Waschtrockner ist eine hervorragende Lösung für kleinere Wäschemengen oder wenn nicht ausreichend Platz besteht, um zwei Geräte aufzustellen. Zudem hat er den unschlagbaren Vorteil, dass Sie kleinere Wäscheposten in einem Durchgang waschen und trocknen können. Das spart Zeit.

In einem Miele Waschtrockner können Sie eine volle Trommel mit Wäsche waschen. Da die Wäsche fürs Trocknen jedoch mehr Platz benötigt, kann nur eine kleinere Menge pro Durchgang getrocknet werden.

Müssen Sie oft große Mengen waschen und trocknen, empfehlen wir Ihnen eine Waschmaschine und einen separaten Trockner. Mit zwei getrennten Geräten können Sie parallel waschen und trocknen und werden somit schneller Herr Ihrer Wäscheberge.

Egal für welche Lösung Sie sich entscheiden, wir bieten perfekte Reinigung und ein präzises Trocknergebnis. Oder mit anderen Worten – Wäschepflege made by Miele.

Welcher Waschtrockner passt zu Ihnen?

Mit 5 kg durchgängig waschen und trocknen sind die kompakten Geräte ideal für den Singlehaushalt oder beengte Aufstellungssituationen. Sofern der Platz vorhanden ist, empfehlen wir ab 2 Personen die XL-Variante. Für Familien mit sehr viel Wäsche sind 2 separate Geräte die perfekte Wahl, um parallel waschen und trocknen zu können.

Miele Waschtrockner kompakt

Kompakte Technologie, kompakte Abmessungen. Mit seiner Gehäusetiefe von 60 cm kann der Miele Waschtrockner WT1 bis zu 5 kg durchgängig waschen und trocknen. Wird nur gewaschen, schafft das Gerät bis zu 8 kg Wäsche in einem Durchgang. Damit eignet sich das Gerät ideal für kleinere Haushalte mit einem durchschnittlichen Wäscheaufkommen. Bei dem WT1 kompakt können Sie zwischen zwei unterschiedlichen Blendenneigungen wählen.



Gerade Blende

Der Waschtrockner mit gerader Blende lässt sich perfekt in Ihre vorhandene Küche integrieren. Dazu kann er einfach unter die Arbeitsplatte mit einer Nischenhöhe von mindestens 85 cm geschoben werden. Alternativ lässt sich der Gerätedeckel durch einen Unterbausatz ersetzen. Dann passt der Waschtrockner sogar in eine Nischenhöhe von nur 82 cm.

Miele Waschtrockner XL

Dieser großformatige Waschtrockner ist ideal für Haushalte mit höherem Wäscheaufkommen. Mit einer Gehäusetiefe von 67 cm können bis zu 6 kg durchgängig gewaschen und getrocknet werden. Wollen Sie nur waschen, fasst das Gerät bis zu 9 kg Wäsche. Die XL-Ausführung ist als freistehendes Gerät konzipiert und verfügt über eine schräge Blende zum bequemen Ablesen des Displays.



Schräge Blende

Wenn Sie Ihren Waschtrockner frei in der Wohnung oder dem Keller aufstellen möchten, ist dafür die Ausführung mit schräger Blende ideal geeignet. Durch die leichte Neigung der Blende, lässt sich das Display bequem ablesen.





PerfectCare-Technologie

Sie lieben Ihre Kleidung? Dank unserer Miele PerfectCare-Technologie wird Ihre Wäsche rundum verwöhnt. Dadurch wird Ihre Kleidung sowohl beim Waschen als auch Trocknen optimal geschont – und Sie haben länger Freude an Ihren Lieblingsteilen.

Die PerfectCare-Technologie ist das perfekte Zusammenspiel von vier cleveren Funktionen, die für optimale Wasch- und Trocknergebnisse sorgen:

Miele Schontrommel

Sorgt für eine behutsame Behandlung Ihrer Lieblingskleidung.

Elektronische Restfeuchteerkennung PerfectDry

Hiermit erreichen Sie punktgenaue Trocknergebnisse und das besonders ökologisch. Je nach Modell bieten Miele Waschtrockner bis zu 5 Trockenstufen. So hat Ihre Wäsche immer den Trockengrad, den Sie wünschen.

Thermoschleudern

Spart Energie und Zeit. Bereits vor dem Trocknen werden Ihre Textilien in einem warmen Luftstrom bewegt und stufenweise geschleudert.


Das Ergebnis: Der Wassergehalt sinkt bereits vor dem eigentlichen Trockengang.

Automatisches Flusenspülen

Ein manuelles Flusenentfernen ist nicht mehr erforderlich – denn das übernimmt Ihr Miele Gerät – automatisch und als separates Programm.

Produkt-Highlights¹ der Miele Waschtrockner

Design und Wäscheschonung



Exklusiv bei Miele **Schontrommel**
In unserer Schontrommel gleiten Ihre Textilien sicher, ohne sich zu verfangen oder Schaden zu nehmen.



PerfectCare-Technologie
Die Miele PerfectCare-Technologie schont und pflegt Ihre Wäsche besonders sorgfältig.



Exklusiv bei Miele **Automatische Waschmittel-dosierung TwinDos®²**
Durch die exakte Dosierung des Miele Waschmittels UltraPhase 1 und 2 können Sie bis zu 30 % Waschmittel sparen.³



Exklusiv bei Miele **PowerWash**
Unsere Waschtechnologie PowerWash sorgt für perfekte Reinigung bei gleichzeitiger Energie- und Wassereffizienz.



Fleckenoption
Entfernen Sie hartnäckige Flecken mit einer speziellen Vorwäsche oder einem verlängerten Zyklus.



Virus-Hygiene in Gold
Dank intensiver Reinigung werden mehr als 99,99 %⁴ der Bakterien und 99,9 %⁵ der Viren aus Ihrer Wäsche entfernt.



Exklusiv bei Miele **Auf 20 Jahre Lebensdauer getestet⁶**
Während manche Automotoren 3.000 Std getestet werden, testen wir konstante Performance mit bis zu 10.000 Std.⁶

¹ Ausstattung modellabhängig, Abbildungen beispielhaft.

² Patent EP 2 784 205

³ Gemäß Prüfung Öko-Institut e.V. vom 06.09.2013 „Einsparpotenziale durch automatische TwinDos.“

⁴ Getestet auf die Bakterien Escheria coli und Staphylococcus aureus im Programm Pflegeleicht 40°C mit dem Extra AllergoWash sowie im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: http://www.miele.com/media/ex/com/Testkriterien_Hygiene-Siegel.pdf

Produkt-Highlights¹ der Miele Waschtrockner

Bedienkomfort



Miele@home⁷

Vernetzen Sie Ihren Waschtrockner mit Ihrem Heimnetzwerk und steuern Sie diesen bequem und intuitiv per App.



2in1-Gerät

Ein Miele Waschtrockner ist die beste Entscheidung, wenn Sie Platz und Zeit sparen möchten.



Dampfsystem SteamCare

Das spezielle Dampfprogramm reduziert Falten, beseitigt Gerüche und erfrischt Ihre Kleidung im Handumdrehen.



Tageszeitanzeige

Für eine flexible Planung von Programmstart oder -ende sowie die Nutzung von Smart-Start.



Exklusiv bei Miele Flusen ausspülen

Nach dem Trocknen wird jede Fluse ausgespült und Verfärbungen vorgebeugt.



AddLoad

Legen Sie Einzelteile während des Waschgangs nach oder entnehmen Sie sie, ohne das Programm zu unterbrechen.




Beladungsanzeige und Dosierempfehlung

Kein Überladen und Überdosieren. Die Wäsche wird beim Beladen gewogen und die optimale Dosierung empfohlen.

⁵ Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Gold vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc_H - ausgezeichnet. Gilt für alle Modelle mit TwinDos® und PowerWash im Programm Baumwolle Hygiene 60 °C und dem Extra AllergoWash. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.miele.com/wa-c>
⁶ Während der Entwicklungsphase der Waschtrocknerserie WT1 hat Miele Modelle & Kernkomponenten mit 5.000 Wasch- und 4.000 Trockengängen (= 5 Wasch- und 4 Trockengänge p. Woche für 50 Wochen p.a.) in div. Programmen getestet. Mehr: miele.de/20Jahre
⁷ Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Erforderlich ist Ihr Einverständnis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweisen für digitale Produkte und Dienste von Miele in der Miele App. Miele behält sich das Recht vor, die digitalen Angebote jederzeit zu ändern oder einzustellen.

Produkt-Highlights¹ der Miele Waschtrockner

Effizienz



Energieeffizienz

Hohe Energieeffizienzklasse im Waschen und kurze Laufzeiten beim Trocknen..



Schleuderdrehzahl

Eine hohe Schleuderdrehzahl entzieht der Wäsche am Programmende mehr Wasser. Das spart Zeit und Energie beim anschließenden Trocknen.



Thermoschleudern

Thermoschleudern reduziert die Feuchtigkeit in der Wäsche vor dem Trocknen und spart so Zeit und Energie.



Mengenautomatik

Die Beladungserkennung ermittelt die Wäschemenge automatisch und passt den Wasser- sowie Stromverbrauch exakt an.



DuraLife Motor²

Leistungsstark und effizient: Unsere Inverter-Antriebsmotoren minimieren Verschleiß, Lärm und Energieverbrauch.



Miele Motorgarantie

25 Jahre Garantie auf die Motoren unserer Waschmaschinen, Trockner und Waschtrockner.³

¹ Ausstattung modellabhängig, Abbildungen beispielhaft.

² Patent EP 2 840 679

³ Die Miele Motorgarantie gilt für den Kauf von Neugeräten, die ab dem 1. Oktober 2025 erworben werden. Gültig in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums und der Schweiz. Gilt ausschließlich für Geräte aus dem Haushaltssortiment. Professionalgeräte und „Kleine Riesen“ sind von der Motorgarantie ausgeschlossen. Es gelten die Bedingungen der Motorgarantie. Mehr: miele.de/Motorgarantie

Produkt-Highlights¹ der Miele Waschtrockner

Wasch- und Trockenprogramme



Exklusiv bei Miele **QuickPower**
Schnell und effizient – leistungsstarke Reinigung in 49 Minuten.



Maschine reinigen
Durch das Programm Maschine reinigen wird die Anzahl von Keimen, Pilzen und des Biofilms deutlich reduziert und eine Geruchsbildung verhindert.



Durchgängig Waschen und Trocknen
Mit den Programmen Waschen+Trocknen werden Textilien ohne Umladen gewaschen und getrocknet.



Summer
Ein Signalton informiert über das Programmende. Die Lautstärke lässt sich individuell anpassen oder komplett deaktivieren.



Exklusiv bei Miele **Single**
Sparen Sie Strom, Wasser und Zeit – das Extra Single wurde speziell für kleine Beladungsmengen optimiert.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Waschtrockner WT1 auf einen Blick



Energieeffizienz für durchgängiges Waschen und Trocknen

Für durchgängiges Waschen und Trocknen werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.



Energieeffizienz für Waschen

Für Waschen werden die Energieeffizienzklassen von A bis G angezeigt.



Trommelart und Beladungsmenge

Schontrommel mit 9 kg Waschen und 6 kg Trocknen.



Schontrommel mit 8 kg Waschen und 5 kg Trocknen.



Dosiersystem

Beste Reinigungsergebnisse mit TwinDos®¹ dank 2-Phasen-System und automatischer Dosierung.



PowerWash

Die Waschtechnologie PowerWash kombiniert beste Waschleistung und kurze Programmlaufzeiten mit hoher Energieeffizienz.




SteamCare

50 % weniger Bügeln – maximale Anwendungsvielfalt: nach einem Wasch- oder Trockenprogramm oder als separates Glättprogramm.

Waschtrockner WT1




Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WTW 870 WPM	WTR 870 WPM	WTR 860 WPM
Allgemeine Informationen			
Marketingklasse	Diamond	Diamond	Diamond
Bauform			
Säulenfähig	—	•	•
Unterschiebbar	•	•	•
Unterbaufähig	—	—	•
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1600	1600	1600
Design			
Türdesign	Chrom	Chrom	Chrom
Blendenausführung	schräg	schräg	gerade
Display	M Touch	M Touch	M Touch
Wäscheschonung			
PerfectCare-Technologie	•	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•
Tageszeitanzeige	•	•	•
Trommelbeleuchtung	LED	LED	LED
Beladungs- und Dosieranzeige	•	—	—
AddLoad	•	•	•
Effizienz			
Schleudereffizienzklasse (A – G)	A	A	A
Luftschallemission in dB(A)	69	69	69
DuraLife Motor	•	•	•
Waschprogramme			
QuickPower	•	•	•
Oberhemden	•	•	•
Seide (Handwäsche)	•	•	•
Wolle (Handwäsche)	•	•	•
Express	•	•	•
Outdoor	•	•	•
Imprägnieren	•	•	•
Sportwäsche	•	•	•
Kopfkissen	—	—	—
Daunen	•	•	•
Baumwolle Hygiene	•	•	•
Waschoptionen			
Kurz	•	•	•
Einweichen	•	•	•
Vorwäsche	•	•	•
Wasser plus	•	•	•
Vorbügeln mit Dampf	•	•	•
Summer	•	•	•
AllergoWash	•	•	•
Single	•	•	•
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Waterproof-Metal	Waterproof-Metal	Waterproof-Metal
PIN-Code	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 714	850 x 596 x 637	850 x 596 x 637
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1132	1055	1055
Gerätetiefe ohne Tür in mm	—	—	—
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps	•	•	•
UltraPhase 1 + 2	•	•	•
Gutschein für Miele Waschmittel	—	—	—
Gutschein für Miele UltraPhase	•	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	2.859,—	2.459,—	2.459,—


Waschtrockner WT1

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	WTI 360 WPM	WTD 165 WPM	WTD 160 WCS
Allgemeine Informationen			
Marketingklasse	Platinum	Diamond	Gold
Bauform			
Säulenfähig	•	•	•
Unterschiebbar	•	•	•
Unterbaufähig	•	•	•
Schleudern			
Max. Schleuderdrehzahl	1600	1500	1500
Design			
Türdesign	Chrom	Graphitgrau Pearlfinish	Graphitgrau Pearlfinish
Blendenausführung	gerade	gerade	gerade
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig	DirectSensor weiß, 7-Segment	DirectSensor weiß, 7-Segment
Wäscheschonung			
PerfectCare-Technologie	•	•	•
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Startvorwahl bis zu 24h	•	•	•
Tageszeitanzeige	—	—	—
Trommelbeleuchtung	LED	—	—
Beladungs- und Dosieranzeige	—	—	—
AddLoad	•	•	•
Effizienz			
Schleudereffizienzklasse (A – G)	A	B	B
Luftschallemission in dB(A)	69	71	71
DuraLife Motor	•	•	•
Waschprogramme			
QuickPower	•	—	—
Oberhemden	•	•	•
Seide (Handwäsche)	•	—	—
Wolle (Handwäsche)	•	•	•
Express	•	•	•
Outdoor	•	—	—
Imprägnieren	•	—	—
Sportwäsche	•	—	—
Kopfkissen	—	—	—
Daunen	•	—	—
Baumwolle Hygiene	—	—	—
Waschoptionen			
Kurz	•	•	•
Einweichen	•	—	—
Vorwäsche	•	—	—
Wasser plus	•	—	—
Vorbügeln mit Dampf	•	—	—
Summer	•	—	—
AllergoWash	•	—	—
Single	•	—	—
Sicherheit			
Wasserschutzsystem	Waterproof-Metal	Waterproof-Metal	Watercontrol-System
PIN-Code	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen (H x B x T) in mm	850 x 596 x 637	850 x 596 x 637	850 x 596 x 637
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1055	1055	1055
Gerätetiefe ohne Tür in mm	—	—	—
Mitgeliefertes Zubehör			
3 Caps	•	—	—
UltraPhase 1 + 2	—	—	—
Gutschein für Miele Waschmittel	•	—	—
Gutschein für Miele UltraPhase	—	—	—
UVP in EUR inkl. MwSt.	2.259,—	1.799,—	1.759,—





Im Handumdrehen faltenfrei –
Ihre Bügelpartner mit Komfort!



Ein neues Zeitalter in der Wäschepflege

Miele Dampfbügelsystem FashionMaster

Miele FashionMaster – Bügelpartner mit viel Komfort

Mit der kompakten Kombination aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch wird aus ungeliebter Bügelarbeit eine schwingvolle Tätigkeit mit Spaßfaktor.

Das Geheimnis des FashionMasters ist seine intelligente Technik. Unser Credo bei der Entwicklung: optimale Ergebnisse bei minimalem Arbeitsaufwand. Das fängt bereits beim patentierten 1-2-Lift-System¹ an. Damit stellt sich der FashionMaster in Sekundenschnelle fast von ganz alleine auf. Weiter geht es mit der außerordentlich präzisen und effizienten Dampftechnik, die mit Leichtigkeit für perfekte Glättung sorgt. Das Bügeleisen mit seiner speziellen Wabensohle garantiert optimale Dampfverteilung und damit beste Glättungsergebnisse. Mit dem leistungsstarken Steamer lassen sich die Vorteile der Dampferzeugung sehr handlich und vielseitig sogar auf hängende Textilien anwenden. Ein Display informiert Sie stets über den Status des Geräts und zeigt Handlungsempfehlungen an, z. B. wenn der Wassertank nachgefüllt werden sollte. Und nicht zuletzt besticht der FashionMaster durch sein funktionales formschönes Design. Selbst zusammengeklappt ist er fast zu schön, um in der Nische zu verschwinden. Daher verwundert es nicht, dass diese Miele Innovation von mehreren renommierten Design-Jurys ausgezeichnet wurde.



reddot design award
winner 2012




product
design award
2012

Tschüss, Bügelstress. Willkommen, FashionMaster!

Bügeln gehört nicht zu Ihren Lieblingsbeschäftigungen? Das können wir verstehen. Deshalb haben wir ein Bügelsystem entwickelt, mit dem Sie Ihre Textilien in Zukunft leichter, schneller und gleichmäßiger glätten können als je zuvor.

Mit dem Miele FashionMaster verliert die ungeliebte Bügelarbeit ihren Schrecken. Schon die Arbeitsvorbereitung spart Zeit und Wege: Der FashionMaster hat mit dem Bügeltisch, dem Bügeleisen und dem Dampferzeuger alles im Gepäck. Mit der Leichtigkeit eines Golf-Trolleys folgt er Ihnen auf zwei fußbodenschonenden Laufrollen mühelos an Ihren Bügelplatz. Auch einzelne Stufen sind für ihn kein Hindernis. Die innovative Technik des FashionMaster hilft Ihnen, selbst höhere Wäscheberge erstaunlich leicht und schnell abzutragen. Von der empfindlichen Seidenbluse bis zum robusten Leinensakko, von schwierigen Paillettenstickereien bis zu bedruckten Stoffen – der FashionMaster entknittert jedes Bügelproblem in Rekordzeit. Ohne Kompromisse, dafür mit viel Vergnügen.







Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹ des Miele Dampfbügelsystems FashionMaster im Überblick

Exklusiv bei Miele Bügelsohle mit Wabenstruktur²

In Miele Waschmaschinen und Trocknern sorgt sie schon für einzigartige Wäscheschonung: die patentierte Schontrommel mit Wabenstruktur. Dasselbe Prinzip sorgt auch beim FashionMaster für den feinen Unterschied. Die einzigartige Wabensohle erzielt beste Bügelergebnisse bei optimaler Wäscheschonung. Anders als bei herkömmlichen Bügeleisen verteilt sich der Dampf schnell und gleichmäßig durch die kleinen Kanäle zwischen den Waben über die gesamte Bügelsohle. Der dabei entstehende Dampffilm lässt das Bügeleisen ganz leicht und dabei sehr effektiv über Ihre Wäsche gleiten.



Aktiver Bügeltisch

Aufblas- und Absaugfunktion sorgen für optimalen Dampfeinsatz und Position der Kleidung.



Dampf

4 bar Dampfdruck und 100 g/min konstanter Dampf für Bügelergebnisse in Profiqualität.



Exklusiv bei Miele 1-2-Lift-System

Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem³ 1-2-Lift-System.



Steamer

Hängende Textilien wie Kleider, Sakkos oder Gardinen werden schonend geglättet und aufgefrischt.



FashionMaster Hygiene-Siegel

Hygienisch rein in nur 5 Sekunden. Bei punktueller Bedampfung entfernen Sie bis zu 99,99 %⁴ der Viren.

¹ modellabhängig

² Patent EP 2 233 632

³ Patent EP 2 169 108

⁴ Mit Ausnahme von Hepatitis-B mit dem Bügeleisen (Leistungsstufe 3) bei einlagigen Textilien oder Steamer – wenn im Modell vorhanden. Wissenschaftlich von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen untersucht und mit dem Label in Silber vom Institut für integrative Hygiene und Virologie - InFluenc_H ausgezeichnet. Die Methodenbeschreibung finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.miele.com/fm-c>

Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produktvorteile¹ des Miele Dampfbügelsystems FashionMaster im Überblick



Antihaft-Sohle

Pailletten, Bedruckungen, sensible Stoffe schonen und Dunkles ohne Glanzstellen bügeln.



Absaugfunktion

Textilien werden durch Absaugen stärker mit Dampf durchdrungen, fixiert und perfekt geglättet.



Aufblasfunktion

Durch das Luftkissen werden Textilien geglättet, aber nicht geplättet.



Mehrlagiges Bügeln

Mehrlagige Wäsche lässt sich in einem Zuge glätten.




ComfortZone

Ohne Umlegen der Schulterpartie bügeln Sie ein komplettes Hemden- oder Blusen-vorderteil.



Wassertank

Der Wassertank hat ein Fassungsvermögen von 1,25 l – genug für eine volle Stunde Bügelzeit.



Laufrollen

Der FashionMaster lässt sich mühelos transportieren und folgt Ihnen, wohin Sie wollen.



Display

Das Display informiert über den Geräte-status und erinnert z. B. an das Nachfüllen des Wassers.



Stufenlose Höheneinstellung

Die eingebaute Gasdruckfeder bringt den Bügeltisch auf perfekte Arbeitshöhe. (83 bis 102 cm).



CoolDown Funktion

Wird das Bügeleisen nicht genutzt, schaltet es nach 3 Minuten automatisch ab.



AutoOff Funktion

Werden Bügeleisen oder Steamer eine Viertelstunde nicht genutzt, stellt sich das Gerät komplett ab.



Geführte Erstinbetriebnahme

Bei Inbetriebnahme führt Sie das Gerät sicher durch das Auswahlm Menü für Sprache und Wasserhärte.



Aufbewahrungsfächer

In den Aufbewahrungsfächern für Bügeleisen und Zubehör kann alles ordentlich verstaut werden.



**Exklusiv
bei Miele**

Geführtes Entkalken

Das Gerät startet auf Knopfdruck nach Einfüllen des Entkalkers automatisch.



Automatisches Spülen

Durch die Spülfunktion wird der Verdampfer von Mineralstoffrückständen befreit.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole des Miele FashionMaster auf einen Blick



Wabensohle¹

Durch den Dampffilm zwischen den Waben glättet das Bügeleisen sanft und effektiv Ihre Wäsche.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



Dampf

4 bar Dampfdruck für Bügelergebnisse in Profiqualität.



3,5 bar Dampfdruck für Bügelergebnisse in Profiqualität.



1-2-Lift-System

Zwei Handgriffe, null Kraftaufwand! Sekundenschnell startklar dank patentiertem² 1-2-Lift-System.




Steamer

Mit dem handlichen Steamer können Sie hängende Kleider, Sakkos, Gardinen usw. schonend glätten.

Dampfbügelsystem FashionMaster

Produktübersicht



Geld-zurück-Garantie*

30 Tage zur Probe
Kauf ohne Risiko

* Gilt nur für in der Bundesrepublik Deutschland gekaufte neue Geräte. Eine Auszahlung erfolgt nur auf Konten in der Bundesrepublik Deutschland.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 4847 FashionMaster	B 4312 FashionMaster
Design		
Farbe Bügeleisen	anthrazit/lotosweiß	anthrazit/grau
Farbe Bügeltischbezug	Brombeerrot	Grau
Perfektes Bügelergebnis		
Wabensohle	•	•
Dampfdruck in bar	4,0	3,5
Dampfmenge in g/min	100	100
Vertikaldampf	•	•
Dampf ab Temperaturstufe	2	2
Steamer	•	—
Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion)	•	•
Absaugfunktion	•	•
2. Leistungsstufe Gebläse	•	—
AntihafSohle	•	•
Zeitsparendes Bügeln		
Füllmenge Wassertank in l	1,25	1,25
Wassertank abnehmbar	•	•
Wassertank permanent nachfüllbar	•	•
Mehrlagig bügeln	•	•
Bedienkomfort		
All-in-one	•	•
1-2-Lift-System	•	•
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm	830-1020	830-1020
Fußbodenschonende Laufrollen	•	•
Bügeltisch mit ComfortZone	•	•
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	•	•
Memory-Funktion Gebläse	•	•
Sprachflexibilität	•	•
Automatische Entkalkung	•	•
Automatisches Spülen	•	•
Aufbewahrungsfach für das Bügeleisen	•	•
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	•	•
Sicherheit		
CoolDown Funktion	•	•
AutoOff Funktion	•	•
Technische Daten		
Abmessungen (B x H x T) in mm	470 x 970 x 1480	470 x 970 x 1480
Abmessungen (B x H x T) in mm, zusammengeklappt	470 x 1280 x 370	470 x 1280 x 370
Bügelfläche in mm	—	—
Mitgeliefertes Zubehör		
Basic Bügeltischbezug	—	—
Premium Bügeltischbezug	•	—
Dampfschlauchhalter	•	•
Teststreifen für Bestimmung der Wasserhärte	•	•
Entkalkungstabletten	•	•
UVP in EUR inkl. MwSt.	2.099,—	1.849,—



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹ der Miele Bügelmaschinen im Überblick

Miele Bügelmaschinen – die Champions gegen Falten und Knitter

Halten Sie Bügelmaschinen für altmodisch und umständlich? Dann haben Sie wahrscheinlich noch nie mit einer Miele Bügelmaschine gearbeitet. Die Vorteile werden Sie schnell überzeugen. So bequem und schnell haben Sie noch nie gebügelt! Im Vergleich zum herkömmlichen Bügeln sparen Sie viel Mühe ... und bis zu 50 % Zeit. So gewinnen Sie Zeit für die schöneren Dinge des Lebens!



Faszinierend vielseitig

Wäsche jeder Art und Größe lässt sich schnell und unkompliziert glätten.



**Exklusiv
bei Miele**

Dampffunktion

Zwei-Tank-Technik für schnellen, gleichmäßigen Dampf und bestes Glätten.



Hoher Anpressdruck

Beim Handbügeln müsste man für einen vergleichbaren Druck permanent mit 7 kg Gewicht aufdrücken.



Textilgerechte Temperaturwahl

Temperatur einfach analog zum Pflegeetikett einstellen. So bleiben Ihre Textilien lange schön.



Bügeln im Sitzen

Ihr Rücken wird geschont, die Bedienung per Fußschaltung hält Ihnen beide Hände frei.



Welche zusätzlichen Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Weitere Produktvorteile¹ der Miele Bügelmaschinen im Überblick



83 cm breite Bügelwalze

Große Wäschestücke, z. B. Kissenbezüge, in einem Arbeitsgang schnell bügeln.



Rundum freies Walzenende

Auch knifflige Wäschestücke wie Röcke oder Oberhemden lassen sich problemlos bügeln.



Großer Stapelraum

Fängt Ihre Wäsche nach dem Bügeln locker auf – ganz ohne Knitter.



Komfortable Ablagestange

Wäschestücke nach dem Bügeln einfach hier ablegen. Ideal zum Abkühlen und Nach-trocknen.



Exklusiv bei Miele Fingerschutzautomatik

Geraten Finger unter die Fingerschutzleiste, stoppt der Motor und die Bügelwange hebt sich.



Exklusiv bei Miele Notentriegelung

Anpressdruck der Walze per Hand lösen und die Wäsche einfach herausnehmen.



Standsicherheit

Robuste Bauweise und stabiler Fuß sorgen für sicheren Stand.



Platzsparende Aufbewahrung

Das Gerät braucht nur 0,2 m² Stellfläche. 4 Rollen machen den Transport kinderleicht.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Bügelmaschinen auf einen Blick



Textilart

Dieses Gerät eignet sich besonders gut zum Bügeln von Flachware wie Bett- und Tischwäsche.




Dampf

Zwei-Tank-Technik für schnellen, gleichmäßigen Dampf und bestes Glätten.

Bügelmaschinen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	B 995 D	B 990
Design		
Farbe	Lotosweiß	Lotosweiß
Perfektes Bügelergebnis		
Textilgerechte Temperaturwahl	•	•
Hoher Anpressdruck in N/cm ²	0,35	0,35
Anlagebrett für leichte Wäscheeingabe	•	•
Wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum	•	•
Ablagestange für knitterfreies Abkühlen	•	•
Dampffunktion	•	—
Füllmenge Dampferzeuger in l	0,84	—
Zwei-Tank-Technik	•	—
Betrieb mit Leitungswasser	•	—
Zeitsparendes Bügeln		
Breite der Bügelwalze in mm	830	830
Variable Walzengeschwindigkeit	•	•
Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung	•	•
Bedienkomfort		
Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand möglich	•	•
Rundum freies Walzenende	•	•
Übersichtliches Bedienfeld	•	•
Komfortabler Klappmechanismus	•	•
Leichter Transport durch vier Laufrollen	•	•
Sicherheit		
Fingerschutzautomatik	•	•
Notenriegelung	•	•
Gute Standsicherheit	•	•
Technische Daten		
Abmessungen (B x H x T) in mm	985 x 959 x 380	985 x 959 x 380
Abmessungen (B x H x T) in mm, zusammengeklappt	500 x 1055 x 380	500 x 1055 x 380
Gesamtanschlusswert in kW	3,50	3,10
Mitgeliefertes Zubehör		
Klebefolie für den Temperaturwähler	•	•
Einfüllstutzen für den Wassertank	•	—
UVP in EUR inkl. MwSt.	2.099,—	1.899,—

Für beste Waschergebnisse

Miele Waschmittel

Waschmittel und Waschmaschine perfekt aufeinander abgestimmt

Seit mehr als 125 Jahren verfügt Miele über eine herausragende Expertise im Bereich der Wäschepflege. Von der perfekten Waschmaschine bis hin zum passenden Waschmittel entwickelt Miele jedes einzelne Produkt mit Know-how und Leidenschaft. Dadurch haben wir einen 360°-Blick. Als Spezialisten stimmen wir alle Teile der Wäschepflege optimal aufeinander ab. Wir kennen die Schritte im Waschprozess, die Eigenschaften der Inhaltsstoffe der Waschmittel und die Ansprüche verschiedener Textilien. So entsteht ein perfektes Zusammenspiel der einzelnen Komponenten: Das Miele Pflegesystem für langjährige Verlässlichkeit.

Dank dieser umfassenden Erfahrung bietet Miele für jede Kleidung das passende Waschmittel: ob für Buntwäsche, Feinwäsche, empfindliche Stoffe, weiße oder dunkle Wäsche. So wird jede Textilart gründlich gereinigt und zugleich schonend gepflegt.

Optimales Zusammenspiel

Die eigens auf die Miele Waschmaschinen abgestimmten Rezepturen stehen für perfekte Waschergebnisse.

Ausgehend von der Wassermenge und den Temperaturen der Miele Wasch- und Pflegeprogramme wurden zudem die effizientesten Dosierempfehlungen zur Erzielung perfekter Ergebnisse bemessen und erfolgreich getestet.

So schöpfen Sie bei äußerst sparsamer Dosierung die Leistung Ihrer Miele Waschmaschine immer optimal aus.



Das Ausgangsmaterial der Miele Waschmittel-Flaschen besteht zu 100% aus Altplastik.





Schützen Sie sensible Haut

Empfindliche Haut verdient besonderen Schutz – auch, wenn es um die Wäschepflege geht: Unsere Sensitive Waschmittel sind deshalb frei von Farb- und Duftstoffen und Allergien sind kein Thema. So schenken Sie Ihrer sensiblen Haut die Ruhe, die sie braucht. Auf optimale Wäschepflege müssen Sie deshalb nicht verzichten: Die Ergebnisse sind bestens.



Auf Miele Geräte abgestimmte Produkte

Standard Waschmittel für alle Baureihen



UltraWhite Pulverwaschmittel, 2,7 kg
M.-Nr. 13009850
EAN 4002516991960
22,90 €* (1 WL = 0,55€)
(für cka 42 Waschladungen)



UltraColor Flüssigwaschmittel, 1,5 l
M.-Nr. 12900920
EAN 4002516531494
13,90 €* (1 WL = 0,51€)
(für cka 27 Waschladungen)



UltraColor Sensitive, 1,5 l
M.-Nr. 11987300
EAN 4002516531708
15,90 €* (1 WL = 0,32€)
(für cka 50 Waschladungen)




WoolCare Feinwaschmittel, 1,5 l
M.-Nr. 11979160
EAN 4002516531210
13,95 €* (1 WL = 0,38 €)



UltraSoft Weichspüler, 1,5 l
M.-Nr. 11986970
EAN 4002516531340
9,95 €* (1 WL = 0,20€)
(für cka 50 Waschladungen)



UltraColor Refresh Elixir, 1,5 l
M.-Nr. 12138040
EAN 4002516612759
13,90 €* (1 WL = 0,51€)
(für cka 27 Waschladungen)



UltraColor FloralBoost, 1,5 l
M.-Nr. 12277350
EAN 4002516680598
13,90 €* (1 WL = 0,51€)
(für cka 27 Waschladungen)



Set Ultra White / UltraColor
M.-Nr. 12158220
EAN 4002516620310
53,60 €* (1 WL = 0,32€)

Spezialwaschmittel für alle Baureihen



UltraDark, 1,5 l
M.-Nr. 11986740
EAN 4002516531647
13,95 €* (1 WL = 0,23 €)



Sport, 1,5 l
M.-Nr. 12111930
EAN 4002516602835
13,95 €* (1 WL = 0,47 €)



SneakerTabs 12 Stk. Schuhwaschmittel
M.-Nr. 12841520
EAN 4002516901310
21,99 €* (1 WL = 0,32€)




StarterKit SneakerWash
M.-Nr. 12850790
EAN 4002516918677
59,99 €* (1 WL = 0,32€)


Caps für spezielle Anwendungen

EasyOpen – Cap zum Öffnen – dosierbar in allen Waschmaschinen.


Wie gewohnt ist eine automatische Dosierung mit CapDosing in allen W1 und WT1 Modellen weiterhin möglich.




Caps WoolCare 9er Pack
M.-Nr. 11485710
EAN 4002516377078
7,45 €* (1 WL = 0,83 €)



Caps Impraprotect 3er Pack
M.-Nr. 11648250
EAN 4002516381457
14,95 €* (1 WL = 4,98 €)



Caps CottonRepair 3er Pack
M.-Nr. 11485810
EAN 4002516380542
14,95 €* (1 WL = 4,98 €)




Caps Weichspüler Aqua, 9er Pack
M.-Nr. 11486030
EAN 4002516374176
6,45 €* (1 WL = 0,72 €)



Caps Weichspüler Cocoon, 9er Pack
M.-Nr. 11486080
EAN 4002516374541
6,45 €* (1 WL = 0,72 €)




Caps für spezielle Anwendungen




Caps Weichspüler Nature, 9er Pack

M.-Nr. 11486060
EAN 4002516374206
6,45 €* (1 WL = 0,72 €)




Caps Sport 6er Pack

M.-Nr. 12014050
EAN 4002516547495
7,45 €* (1 WL = 1,24 €)




Caps Booster 6er Pack

M.-Nr. 11648330
EAN 4002516380702
7,45 €* (1 WL = 1,24 €)




Caps SilkCare 6er Pack

M.-Nr. 11485770
EAN 4002516379027
7,45 €* (1 WL = 1,24 €)



Caps DownCare 6er Pack

M.-Nr. 12014000
EAN 4002516546900
7,45 €* (1 WL = 1,24 €)



Caps Outdoor 6er Pack

M.-Nr. 12014110
EAN 4002516547716
7,45 €* (1 WL = 1,24 €)

Waschmittel für Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos®



Kartusche UltraPhase 1

M.-Nr. 11887240
EAN 4002516495710
15,50 €* (1 WL = 0,42 €)



Kartusche UltraPhase 1 Refresh Elixir

M.-Nr. 12080810
EAN 4002516612155
15,50 €* (1 WL = 0,42 €)



Kartusche UltraPhase 1 FloralBoost

M.-Nr. 12280210
EAN 4002516671411
15,50 €* (1WL = 0,42 €)



Kartusche UltraPhase 2 Universell

M.-Nr. 12517010
EAN 4002516777977
15,50 €* (1 WL = 0,31 €)



Kartusche UltraPhase 1 Sensitive

M.-Nr. 11716850
EAN 4002516411871
16,50 €* (1 WL = 0,46 €)



Kartusche UltraPhase 2 Sensitive

M.-Nr. 11716920
EAN 4002516419396
16,50 €* (1 WL = 0,26 €)



Kartusche 6er Set

M.-Nr. 11912480
EAN 4002516516460
91,90 €* *



Kartusche 6er Set Sensitive

M.-Nr. 11683530
EAN 4002516453161
99,00 €* *



Kartusche 6er Set Refresh Elixir

M.-Nr. 12275880
EAN 4002516671197
91,90 €* *



Kartusche 6er Set FloralBoost

M.-Nr. 12282430
EAN 4002516672524
91,90 €* *

Auf Miele Geräte abgestimmte Produkte

Waschmittel für Waschmaschinen und Wäschetrockner mit TwinDos



Kartusche UltraPhase 1 All in Two**

M.-Nr. 12694910
EAN 4002516852315
17,50 €* (1 WL = 0,47 €)

Kartusche 5er Set All in Two**

M.-Nr. 12695630
EAN 4002516856726
79,90 €* (1 WL = 0,47 €)

Kartusche UltraPhase 1 Premium PureCouture***

M.-Nr. 13132440
EAN 4002517050499
17,50 €* (1 WL = 0,47 €)

Kartusche 6er Set Premium PureCouture***

M.-Nr. 13149390
EAN 4002517040100
99,- €* (1 WL = 0,47 €)

Duftflakons für Trockner T1/T2



Duftflakon 12,5 ml Aqua

M.-Nr. 12020900
EAN 4002516561156
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



Duftflakon 12,5 ml Cocoon

M.-Nr. 12023450
EAN 4002516561255
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



Duftflakon 12,5 ml Nature

M.-Nr. 10234440
EAN 4002515635605
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



Duftflakon 12,5 ml Orient**

M.-Nr. 12022200
EAN 4002516561026
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



Duftflakon 12,5 ml Rose**

M.-Nr. 12022170
EAN 4002516559795
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



Duftflakon 12,5 ml White Flower Sensitive**

M.-Nr. 11047270
EAN 4002516118503
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)



Duftflakon 12,5 ml DryFresh mit Freshplex™

M.-Nr. 13070310
EAN 4002517013487
12,95 €* (1 Vorgang = 0,26 €)

Duftflakon Sets



Set DryFresh 3er Pack

M.-Nr. 12026040
EAN 4002516561200
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set Selection Aqua-Nature-Cocoon

M.-Nr. 12033100
EAN 4002516561514
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set Aqua 3er Pack

M.-Nr. 12021590
EAN 4002516560982
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set Cocoon 3er Pack

M.-Nr. 12023720
EAN 4002516551140
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)



Set Nature 3er Pack

M.-Nr. 11614620
EAN 4002516371960
32,90 €* (1 Vorgang = 0,22 €)

* unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.

** Solange der Vorrat reicht

*** Lieferbar voraussichtlich ab 01/2027



Pflegeprodukte



Entkalker
250 g

M.-Nr. 10130980
EAN 4002515584538
14,95 €* (1 KG = 59,80 €)



IntenseClean
Maschinenreiniger
200 g

M.-Nr. 12982850
EAN 4002516980568
14,95 €* (1 KG = 74,75 €)



Entkalkungstabletten
FashionMaster
6 Stück


M.-Nr. 10178330
EAN 4002515608579
20,90 €* (1 St = 3,48 €)



Kartusche
TwinDosCare
1,44 l


M.-Nr. 11171420
EAN 4002516200079
12,95 €* (1 L = 8,99 €)

Wasch-Trocken-Verbindungssätze zur Kombination mit W1 / T1 Geräten




WTV 511
mit Schublade und
Arbeitsplatte

M.-Nr. 9351780
EAN 4002515156742
245,- €*




WTV 512
mit Schublade und
Arbeitsplatte

M.-Nr. 9351790
EAN 4002515156742
245,- €*



WTV 501

M.-Nr. 9256130
EAN 4002515105917
69,- €*



WTV 502

M.-Nr. 9256140
EAN 4002515105924
69,- €*

Wasch-Trocken-Verbindungssätze



WTV 601

M.-Nr. 11697960
EAN 4002516855804
69,- €*




WTV 611
mit Schublade und
Arbeitsplatte

M.-Nr. 11697970
EAN 4002516855910
245,- €*

Kombinationsmöglichkeiten für Wasch-Trocken-Säulen


Waschmaschinen	Trockner			
		T2	T1 ChromeEdition	T1 WhiteEdition
	W2	WTV 500 WTV 601 WTV 611	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512
	W1 ChromeEdition gerade Blende	WTV 500 WTV 601 WTV 611	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512
	W1 ChromeEdition schräge Blende	WTV 500 WTV 601 WTV 611	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512
	W1 WhiteEdition	WTV 500 WTV 601 WTV 611	WTV 500 WTV 501 WTV 511	WTV 500 WTV 502 WTV 512

Zubehör für den Unterbau



UBS W1/G
für W1 ChromeEdition, W1
Classic mit gerader Blende

M.-Nr. 9709940
EAN 4002515388501
74,- €*



UBS T1/G
für T1 ChromeEdition, T1
Classic mit gerader Blende

M.-Nr. 9710050
EAN 4002515394427
73,- €*



Höhenausgleichsrahmen
für Trockner TDB 150 C
und T 8703

M.-Nr. 3857292
EAN 4002512389228
245,- €*




WTS 610
für W1, W1 Classic, T1,
T1 Classic, WT1, W2 und T2
(außer WTZH und WTW)

M.-Nr. 12349900
EAN 4002516730538
479,- €*



Trocknerkörbe



TRK 555
für T1, T1 Classic
M.-Nr. 9614800
EAN 4002515315941
74,- €*



TRK 655
für Trockner T2 NovaEdition
M.-Nr. 12510530
EAN 4002516797630
74,- €*

Sonstiges Zubehör für Waschmaschinen



**Wasserzu- und
Ablaufverlängerung
1,5 m**
M.-Nr. 6390850
EAN 4002513771039
149,- €*



**Wasserablauf-Adapter
WTDA 600**
für den gleichzeitigen Anschluss von Waschmaschine (Wasserablauf) und
Trockner (Integrierte Kondenswasser Ableitung) an Hauswasserablauf
M.-Nr. 12539980
EAN 4002516803065
35,- €*

Einsatz für Flüssigwaschmittel für Waschmaschinen W1



Behälter 1 TwinDos
zur Verwendung
marktüblicher Waschmittel
mit TwinDos
M.-Nr. 12666700
EAN 4002516840732
34,90 €*



Behälter 2 TwinDos
zur Verwendung
marktüblicher Waschmittel
mit TwinDos
M.-Nr. 12666710
EAN 4002516840749
34,90 €*



EFW 100
zur optimalen Dosierung von Flüssigwaschmittel bei Startvorwahl
oder Vorwäsche
M.-Nr. 11221580
EAN 4002516195948
16,95 €*

Zubehör für FashionMaster




**Steamer/SteamJet
ST 30**
M.-Nr. 10569390
EAN 4002515795835
216,- €*


Bügeltücher für Bügelmaschinen



**Bügeltuch
Waves**
M.-Nr. 7459620
EAN 4002514604923
88,- €*



**Bügeltuch
Sunshine**
M.-Nr. 7453800
EAN 4002514604213
88,- €*




**Bügeltuch
Moonshine**
M.-Nr. 7459640
EAN 4002514604930
88,- €*



ECO 40-60
Baumwolle
Pflegeleicht
Feinwäsche
Wolle
Hemden/Blusen
MobileStart
QuickPowerWash
SmartMatic
Express 20
PowerFresh
Weitere Programme/Ⓢ

Miele
Twint



Wer profitiert von der **PRO Series**?

Vom kleinen inhabergeführten Café über den selbstständigen Handwerker bis hin zur Großfamilie mit landwirtschaftlichem Betrieb: Überall, wo der Bedarf an Aufbereitungslösungen über das alltägliche Maß hinaus geht, stellt PRO Series das Mehr an Leistung, Effizienz und Hygiene.


Viele Anwender, für die eine professionelle Miele Lösung die richtige wäre, sind sich dessen gar nicht bewusst. Doch die Vorteile liegen klar auf der Hand: PRO Series Geräte sind speziell für gewerblich bedingte Anwendungen entwickelt worden. Programmlaufzeiten sowie der Wasser- und Energieeinsatz sind hinsichtlich einer mehrmaligen Nutzung pro Tag optimiert.

Unsere professionellen Aufbereitungslösungen werden hohen Anforderungen an Sauberkeit und hygienische Reinheit gerecht – selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, wie sie bei der handwerklichen Arbeit in einer Bäckerei oder Werkstatt auftreten können. Aufbereitungsprozesse werden mit effizientem Einsatz von Energie, Wasser und Prozesschemikalien durchgeführt.

Dabei legen wir von Anfang an Wert auf beste Materialauswahl für langlebige Produkte. Im Fall der Fälle steht unser zuverlässiger Miele Service oder ein Miele Servicepartner innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung. Die sprichwörtliche Miele Qualität gilt auch für Ersatzteile und – sind noch bis zu 15 Jahre verfügbar, nachdem das Produkt aus dem Sortiment genommen wurde.

Und wenn noch mehr Leistung gefragt ist:

Bei Miele Professional finden Sie auch Waschmaschinen bis 35 kg und Trockner bis 44 kg Fassungsvermögen sowie dazu passende Mangeln bis 3.500 mm Walzenbreite. Im gewerblichen Geschirrspülen bieten wir Ihnen weitere Varianten der MasterLine Spülmaschinen sowie Geschirrspüler mit Tanksystem für größere Spülaufgaben an.



In **vielen Bereichen** können wir **professionell** **unterstützen**

Entdecken Sie die Möglichkeiten der Miele PRO Series für diverse Einsatzbereiche:

- Handwerksbetriebe, wie Friseursalons, Bäckereien, Metzgereibetriebe, Werkstätten
- Kleine Hotels und Pensionen, Sportvereine, Massagesalons, Kosmetikstudios
- Kindertagesstätten, Schulen
- Campingplätze, Mehrfamilienhäuser
- Größere Privathaushalte

... und viele mehr!



PRO Series Wäscheprofis

Herkömmliche Haushaltswaschmaschinen geraten schnell an ihre Grenzen. Um eine materialschonende und zugleich effiziente Reinigung zu erzielen, lohnt der Einsatz von Waschmaschinen und Trocknern auf professionellem Niveau. Dank einer vielfältigen Programmauswahl gehen die Geräte selbst auf hartnäckige Verschmutzungen und empfindliche Textilien optimal ein.



Sehr kurze Laufzeit



Patentierte Technologien



Intuitive Bedienung



Robuste Materialien



Niedrige Verbrauchswerte



Planungssicherheit



Optimale Ergonomie



Wasch- und Pflegemittel
ProCare Tex



PWM 1108

SmartBiz

- Lebensdauer getestet auf 15.000 Betriebsstunden oder 10.000 Zyklen
- Schnell einsatzfähig dank Plug & Play
- Einstiegsgert für die professionelle Wäschepflege
- Für bis zu drei Aufbereitungsvorgänge pro Tag
- Waschmaschine ist optional mit automatischer Waschmitteldosierung TwinDos verfügbar





Kleine Riesen

- Lebensdauer getestet auf 30.000 Betriebsstunden¹
- Kurze Reinigungszeiten: nur 49 Minuten Waschdauer²
- Große Auswahl zielgruppen-spezifischer Programme
- Bis zu 29 unterschiedliche Sprachen
- Anbindung an Kassiersysteme möglich
- Anschluss für Dosierpumpen und -Systemen bei Waschmaschinen
- Optional auch in Edelstahl erhältlich



Benchmark Machines³

- Lebensdauer getestet auf 30.000 Betriebsstunden¹
- Kurze Reinigungszeiten: nur 49 Minuten Waschdauer²
- Große Auswahl zielgruppenspezifischer Programme
- Bis zu 31 unterschiedliche Sprachen
- Anbindung an Kassiersysteme möglich
- Waschmaschinen mit automatischem Türverschluss (OneFingerTouch)
- Ergonomisches Be- und Entladen dank sehr großer Türöffnung
- Anschluss für Dosierpumpen und -Systeme bei Waschmaschinen

¹ 30.000 gilt für Waschmaschinen

² bei Anschluss an Warmwasser und 400V

³ Nicht für den Gebrauch in privaten Haushalten geeignet

Waschmaschinen

SmartBiz

Beladung 8 kg / Steuerung DirectSensor

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Technische Daten	PWM 1108
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	300
Leistungsdaten	
Füllgewicht [kg]	8,0
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	64
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1400
g-Faktor	535
Restfeuchte [%]	49
Steuerung/Programme	
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung	◆
Startvorwahl bis zu 24 Std.	◆
Mobile Start	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Schleuderwirkungsklasse	A-10% / B
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus	48 l
Wasseranschlüsse	
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	◆
Ablaufpumpe (DP) DN 22	◆
Antrieb/Elektroanschlüsse	
AC 230 V 50 Hz	◆
Heizung [kW]	1,9 – 2,2
Gesamtanschluss [kW]	2,1 – 2,4
Absicherung [A]	1 x 10
Dosiereinrichtung	
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆
Automatische Dosierung mit TwinDos	0
Maße, Gewicht	
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	91
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◆
Außenverkleidungen	
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆
Programmlaufzeit	
Buntwäsche 60°C [min]	79



Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	UVP in EURO
PWM 1108 DP D LW SmartBiz	LW	8 kg	12506500	2.325,00
PWM 1108 DP D LW TDos SmartBiz	LW	8 kg	12506550	2.425,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	UVP in EURO
APCL 031	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11458220	80,00
APCL 028	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule.	11458230	275,00
APCL 108	Sockel mit Schublade, 35 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	12929920	545,00

Waschmaschinen

Kleine Riesen / Performance

Beladung 7-8 kg / Steuerung M Select

PERFORMANCE



Technische Daten	PWM 507	PWM 508
Füllgewicht [kg]	7	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	64	73
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1.600	1.600
Restfeuchte bei Kaltspülen/Warmspülen [%]	48/45	48/45
Steuerung/Programme		
M Select	♦	♦
Startvorwahl bis zu 24 Std.	♦	♦
Wasseranschlüsse		
1 x Kaltwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung / 1 x Warmwasser 1/2" mit 3/4"-Verschraubung	♦ / ♦	♦ / ♦
Ablaufpumpe (DP) DN 22 / Ablaufventil (DV) DN 70	♦ / ♦	♦ / ♦
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	♦	♦
2N AC 400 V 50 Hz	♦	♦
Heizung [kW]	5,3	5,3
Gesamtanschluss [kW]	5,5	5,5
Absicherung [A]	2 x 16	2 x 16
Umrüstbar auf 1N AC 230 V 50 Hz: Werkkundendienst Miele gegen Berechnung		
Heizung [kW]	2,65	2,65
Gesamtanschluss [kW]	2,85	2,85
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dosiereinrichtung		
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	♦	♦
Anschlussmöglichkeiten		
XCI-Box	o	o
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/714	850/596/714
Gewicht, netto [kg]	98	103
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	o	o
Außenverkleidungen, wahlweise		
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	♦	♦
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und Front Edelstahl (SST)	o	o
Programmlaufzeit	KW / WW	KW / WW
Buntwäsche 60°C [min]	59/49	59/49



Steuerung M Select

- Drehwahlschalter
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	UVP in EURO
PWM 507 [EL DP]	LW	7 kg	11049650	4.030,00
PWM 507 [EL DP]	SST	7 kg	11049680	4.435,00
PWM 507 [EL DV]	LW	7 kg	11049670	4.030,00
PWM 507 [EL DV]	SST	7 kg	11049700	4.435,00
PWM 508 [EL DP]	LW	8 kg	11898770	4.955,00
PWM 508 [EL DP]	SST	8 kg	11898800	5.360,00
PWM 508 [EL DV]	LW	8 kg	11898830	4.955,00
PWM 508 [EL DV]	SST	8 kg	11898860	5.360,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	UVP in EURO
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	225,00
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	768,00
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	625,00
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	186,00

Waschmaschinen

Benchmark Machines / Performance

Beladung 9 kg / Steuerung M Touch Pro

PERFORMANCE



Technische Daten	PWM 509
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370
Füllgewicht 1:9 [kg]	9
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	80
Schleuderdrehzahl [max. U/min]	1200
Restfeuchte in [%]	48 %
Steuerung/Programme	
M Touch Pro	◆
Wasseranschlüsse	
Kaltwasser 1 x Schlauch mit 3/4"-Verschraubung	◆
Warmwasser 1 x Schlauch mit 3/4"-Verschraubung	◆
Laugenpumpe (DP) DN 22 oder Ablaufventil (DV) DN 70	◆
Antrieb, Elektroanschluss (Elektro-Beheizung)	
Bürstenloser Synchronmotor mit Frequenzumrichter	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆
3AC 230 V 50/60 Hz	o
Heizung [kW]	7,95
Gesamtanschluss [kW]	8,2
Absicherung [A]	3 x 16
Dosiereinrichtung	
3-fach Einspülkasten in der Gerätefront	◆
Anschlussmöglichkeiten	
Connector Box	o
LAN/WLAN	◆/◆
Kassiersystem	o
Flexible Dosieradapter für bis zu 6 flüssige Medien	o
Spitzenlastabschaltung	o
Maße, Gewicht (Elektrobeheizung)	
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/727
Gewicht, netto [kg]	140
Außenverkleidungen	
Seiten und Front eisengrau, Deckel eisengrau, Rückwand verzinkt	◆
Programmlaufzeit	KW/WW
Buntwäsche 60°C [min]	54/49



Steuerung M Touch Pro

- Höchster Bedienkomfort durch Fulltouch-Farbdisplay
- Einfache und intuitive Bedienung per Fingertipp oder Wischen
- Anzeige aller Informationen in Klartext, 31 Sprachen wählbar
- Verschiedene Bedienmodi für unterschiedliche Kundenanforderungen

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	UVP in EURO
PWM 509 [EL DP DD]	IG	9 kg	12004750	7.130,00
PWM 509 [EL DV DD]	IG	9 kg	12004770	7.230,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	UVP in EURO
APWM 018 - Connector Kit	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau von 9 – 11 kg Waschmaschine mit externen Systemen.	11763220	524,00
APCL 055	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792170	506,00
APCL 057	Sockel geschlossen, 30 cm hoch, ohne Bodenverschraubung für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792190	1.059,00

Waschprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PWM 1108	PWM 507 PWM 508	PWM 509**
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Pro
Grundprogramme			
Kochwäsche	◆	◆	◆
Buntwäsche	◆	◆	◆
Pflegeleicht	◆	◆	◆
Feinwäsche	◆	◆	◆
Express / Mini	◆	◆	
Frottierwäsche	◆	◆	◆
Oberhemden		◆	◆
Dunkle Wäsche		◆	
Jeans		◆	
Wolle	◆	◆	◆
Seide		◆	
Extraspülen		◆	◆
Stärken		◆	◆
Maschine reinigen		◆	◆
Pumpen/Schleudern	◆	◆	◆
Baumwolle PRO		◆	
Intensiv	◆		
Buntwäsche intensiv			◆
Handwaschbare Wolle			◆
Ablauf			◆
Sport			
Sportwäsche/Sport Indoor		◆	◆
SportMicrofaser		◆	◆
Sportschuhe		◆	◆
Outdoor			
Daunen		◆	◆ Daunenjacken
Outdoor/Sport Outdoor		◆	◆
Imprägnieren		◆	◆ Waschen/Imprägnieren und Spülen/Imprägnieren
Friseur/Wellness			
Handtücher		◆	
Handtücher plus		◆	
Umhänge		◆	

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PWM 1108	PWM 507 PWM 508	PWM 509**
Programm	DirectSensor	M Select	M Touch Pro

Hotel / Restaurant, Catering			
Bettwäsche		◆	◆ Bett-/Frotteewäsche
Matratzenschonbezüge		◆	◆
Wellness-Frottiertwäsche		◆	◆
Bademäntel		◆	◆
Tischwäsche		◆	◆
Küchenwäsche		◆	◆
Heimtextilien / Betten und Gardinen			
Gardinen		◆	◆
Gardinen Fein		◆	◆
Gardinen Fein		◆	◆
Bettware Daunen / Federbetten		◆	◆
Bettware Synthetik		◆	◆
Naturhaarbetten		◆	◆
Arbeitstextilien			
Öl/Fett Spezial / Fettverschmutzung		◆	◆
Staub / Mehl Spezial / Meh Verschmutzung		◆	◆
Intensiv Waschen / Arbeitskleidung		◆	
Reinigungstextilien	◆		
Desinfektion			
Desinfektion RKI 85° 15 Min		◆	
Desinfektion RKI 60° 20 Min		◆	◆
Desinfektion RKI 40° 20 Min		◆	◆
Desinfektion 60° 30 Min	◆		
Sluice			
Sluice Sensitiv*			◆
Sluice*			◆

Trockner


SmartBiz

Beladung 8 kg / Steuerung DirectSensor

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Technische Daten	PDR 1108 HP
Frontlader, Türöffnung [ø mm]	370
Leistungsdaten	
Füllgewicht [kg]	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	120
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Abwasseranschluss DN 10	◆
Ausstattung	
Restfeuchtesteuerung PerfectDry	◆
Trommelbeleuchtung	◆
Steuerung/Programme	
Display DirectSensor 7 Segment, Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung	◆
Startvorwahl bis 24 Std.	◆
Mobile Start	◆
Wash2Dry	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	C/A
Antrieb/Elektroanschlüsse	
AC 230 V 50 Hz	◆
Gesamtanschluss [kW]	1,1
Absicherung [A]	1x10
Maße, Gewicht	
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/636
Gewicht, netto [kg]	56,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	o
Außenverkleidungen	
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆
Programmlaufzeit	
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	134*
Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe	112*



Steuerung DirectSensor

- Drehwahlschalter mit Klartextbeschriftung
- Anzeige der Temperatur, Schleuderdrehzahl und Restlaufzeit

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Material-nummer	UVP in EURO
PDR 1108 HP D LW SmartBiz	LW	8 kg	12507040	2.080,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	UVP in EURO
APCL 031	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11458220	80,00
APCL 028	Wasch-Trocken-Verbindung, Lotosweiß mit integrierter Schublade für eine besonders komfortable Wasch-Trocken-Säule.	11458230	275,00
APCL 108	Sockel mit Schublade, 35 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	12929920	545,00

Trockner

Kleine Riesen / Performance

Beladung 8 kg / Steuerung M Select

PERFORMANCE

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Technische Daten	PDR 508 EL	PDR 508 HP P
Leistungsdaten		
Füllgewicht [kg]	8	8
Schontrommel, Trommelvolumen [l]	130	130
Trocknungssystem	Abluft	Wärmepumpe*
Abluftanschluss	DN 100	—
Abwasseranschluss DN 10	—	◆
Ausstattung		
Wartungsarmes Wärmetauscherfiltersystem	—	◆
Großflächenfilter	◆	—
Trommelbeleuchtung	◆	◆
Steuerung/Programme		
M Select	◆	◆
Startvorwahl bis 24 Std.	◆	◆
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse/Kondensationseffizienzklasse	—	E/B
Antrieb/Elektroanschlüsse		
Bürstenloser Synchronmotor	◆	◆
3N AC 400 V 50 Hz	◆	—
mögliche Spannungsvarianten		
1N AC 230 V 50/60 Hz	◆	◆
3N AC 230 V 50/60 Hz	◆	—
Heizung [kW]	6,14	—
Gesamtanschluss [kW]	6,40	1,44
Absicherung [A]	3 x 10	1 x 10
Umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf 1N AC 230 V 50 Hz		
Heizung [kW]	3	—
Gesamtanschluss [kW]	3,24	—
Absicherung [A]	1 x 16	—
Anschlussmöglichkeit		
XCI-Box	◇	◇
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	850/596/717	850/596/777
Gewicht, netto [kg]	49	68,5
Aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule	◇	◇
Außenverkleidungen, wahlweise		
Deckel Lotosweiß, Blende Edelstahl, Front und Seitenwände Lotosweiß (LW)	◆	◆
Deckel mit Edelstahl, Blende Edelstahl, Seitenwände Lotosweiß und Front Edelstahl (SST)	◇	◇
Programmlaufzeit		
Programm Schranktrocken, Beladung Baumwolle [min]	42	79
Programm Schranktrocken, Beladung Mischgewebe [min]	37	67

ROP EL = Abluft Elektro, HP P = Wärmepumpe Propan, LW = Lotosweiß, SST = Edelstahl, *Enthält natürliches Kältemittel, hermetisch geschlossen; Kältemittel R290, Kältemittelmenge 0,149 kg, Treibhauspotential Kältemittel: 3 kg CO₂e, Treibhauspotential Gerät: 0,45 kg CO₂e

Highlights Wärmepumpentrockner

- Standortunabhängige Aufstellung ohne Installation einer Abluftleitung
- Energieeffizienzklasse A++: Bis zu 50 % Energieeinsparung gegenüber einem Kondentrockner
- Patentiertes Wärmetauscher-Filtersystem
- Patentierte Kondenswasserableitung
- Professionelle Laufzeiten

Steuerung M Select

- Drehwahlschalter für einfache Programmwahl
- Sprachneutrale Programmsymbole auf der Blende
- Touchdisplay mit Anzeige aller Informationen in Landessprache, 29 Sprachen wählbar



Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	UVP in EURO
PDR 508 ROP [EL]	LW	8 kg	12749260	3.355,00
PDR 508 ROP [EL]	SST	8 kg	12749310	3.615,00
PDR 508 HP P [EL]	LW	8 kg	12749770	3.875,00
PDR 508 HP P [EL]	SST	8 kg	12749810	4.135,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	UVP in EURO
XCI - Box	Kommunikationsbox zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen.	10664830	186,00
APCL 001	Wasch-Trocken-Verbindung, Edelstahl für eine sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.	11167420	225,00
APCL 005	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11318800	768,00
APCL 085	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11776570	625,00

Trockner

Benchmark Machines / Performance

Beladung 10 kg / Steuerung M Select ROP

PERFORMANCE

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Technische Daten	PDR 510 ROP
Trommelvolumen [l]	180
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:18	10
Füllgewicht [kg], Füllverhältnis 1:22,5	8
Schontrommel	◆
Steuerung/Programme	
M Select ROP	◆
Trocknungssystem	
Zeitsteuerung	—
Restfeuchtesteuerung	◆
Bauart: Frontlader, Türöffnung [ø mm]	440
Elektroanschluss (Elektrobeheizung)	
3N AC 380-415 V 50/60 Hz	8,2 kW / 3 x 16 A
Beheizung	
Elektro (EL)	EL
Luftansaugung/Abluft [DN]	161/150
Anschlussmöglichkeit	
Connector Box	o
WLAN	◆
Kommunikationsmodul XKM3200-WL-PLT	o
Kommunikationsschacht	◆
Kassiersystem	o
Spitzenlastabschaltung	o
Maße/Gewicht (Elektrobeheizung)	
Außenmaße H/B/T [mm]	1020/700/763
Gewicht [kg]	72
Außenverkleidung wahlweise	
Front Seiten/Deckel eisengrau, Rückwand verzinkt	◆



Steuerung M Select ROP

- Einfachste Bedienung per Drehwahlschalter mit sprachneutralen Symbolen
- Direkte An- und Abwahl von Funktionen im Display per Fingertipp

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	UVP in EURO
PDR 510 ROP [EL]	IG	10 kg	11924260	5.160,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	UVP in EURO
XKM RS 232	Kommunikationsmodul mit serieller Schnittstelle RS 232 zur Kommunikation von Wäschereimaschinen.	7467040	148,00
APCL 054	Sockel geschlossen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792160	647,00
APCL 055	Sockel offen, 30 cm hoch für ein ergonomisches Be- und Entladen von Waschmaschine und Trockner.	11792170	506,00
APDR 001	Kommunikationsbox inklusive Montagesatz zum Verbindungsaufbau mit externen Systemen für PDR 9-10 kg	11763250	268,00

Trockenprogramme

Baureihe	SmartBiz	KLEINE RIESEN	Benchmark Machines
Bezeichnung	PDR 1108 HP	PDR 508 ROP EL PDR 508 HP P	PDR 510
Programm	DirectSensor	M Select	M Select ROP
Grundprogramme			
Baumwolle PRO		◆	◆
Koch-/Buntwäsche	◆	◆	◆
Pflegeleicht	◆	◆	◆
Express	◆	◆	
Feinwäsche		◆	◆
Oberhemden		◆	
Jeans		◆	
Wolle	◆	◆	◆
Seide		◆	
Frottiertwäsche	◆	◆	
Glätten		◆	
DryCare 40	◆		
Automatic		◆	
Mircrofaser	◆	◆	
Zeitprogramm warm / Lüften warm	◆		◆
Zeitprogramm kalt / Lüften kalt		◆	◆
Korb Koch-/Buntwäsche		◆	
Sport			
Sportwäsche		◆	
Outdoor		◆	
Imprägnieren		◆	
Heimtextilien			
Bettwäsche	◆	◆	
Bettware Daunen		◆	
Bettware Synthetik		◆	
Großtextilien		◆	
Hygiene			
Baumwolle Hygiene		◆	
Pflegeleicht Hygiene		◆	
Zeitprogramm warm Hygiene		◆	



Wäschefinish mit **PRO Series**

Auch in kleinen Betrieben zählt der erste Eindruck, der bei Kunden und Gästen hinterlassen wird. Daher sollte beim Finish der Wäsche kein Kompromiss eingegangen werden. Ob zur Aufbereitung von Bettwäsche, Servietten, Tischdecken oder Berufskleidung – mit den professionellen Bügelsystemen und Mangeln von Miele werden Glättungsergebnisse wie aus der Reinigung erzielt.



In Sekunden auf- und abgebaut



Großer Bügeltisch (ComfortZone)



Langlebiger Bügeltischbezug



Intuitive Bedienung



Planungssicherheit



Optimale Ergonomie

Dampfbügelssystem

- Kompakte Kombination aus Bügeleisen, Dampferzeuger und Bügeltisch – optional verfügbarer Steamer
- Automatische Abschaltung nach 25 Minuten Nichtgebrauch
- 4,5-Liter-Wassertank für ununterbrochene Bügelzeit – bis zu drei Stunden
- Lebensdauer getestet auf 7.500 Betriebsstunden oder 10 Jahre



PIB 100





Höchste Mangleleistung



Moderne Steuerung



Planungssicherheit



Optimale Ergonomie



HM 16-83

Heißmangeln

- Effiziente und platzsparende Lösung
- In kürzester Zeit zum perfekten Finish
- Ergonomisch entlastend kann die Heißmangel auch im Sitzen bedient werden
- Einstiegsgerät für das professionelle Mangeln

Muldenmangeln

- Einfache Handhabung für erstklassige Ergebnisse
- Individuell einstellbare Arbeitshöhe und rückenschonende Fußschaltleiste FlexControl
- Lebensdauer getestet auf 20.000 Betriebsstunden



PRI 2

Dampfbügelsystem

PIB 100

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Technische Daten	PIB 100
Wabensohle für gleichmäßige Dampfverteilung	◆
Dampfdruck in bar	4,0
Dampfmenge in g/min	100
Vertikaldampf	◆
Dampf ab Temperaturstufe	2
Aktiver Bügeltisch (Aufblas- und Absaugfunktion)	◆
Absaugfunktion	◆
2. Leistungsstufe Gebläse	◆
Zeitsparendes Bügeln	
Füllmenge Wassertank in l	4,5
Wassertank abnehmbar	◆
Wassertank permanent nachfüllbar	◆
Mehrlagig bügeln	◆
Bedienkomfort	
Stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder in mm	830 – 1.020
Bügeltisch mit Comfort-Zone	◆
Ein-/Abschaltautomatik Gebläse	◆
Verschiedene Bediensprachen auswählbar	◆
Automatische Entkalkung	◆
Automatisches Spülen	◆
Aufbewahrungsfach für Bügeleisen und Kabelhalterung	◆
Aufbewahrungsfach für Anschlusskabel und Zubehör	◆
Sicherheit	
CoolDown Funktion	◆
AutoOff Funktion	◆
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	470 x 970 x 1.510
Abmessungen in mm (B x H x T), zusammengeklappt	470 x 1.200 x 402
Bügelfläche in mm	1.190 x 405
Mitgeliefertes Zubehör	
Teststreifen für Bestimmung der Wasserhärte	◆
Entkalkungstabletten	2

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	UVP in EURO
PIB 100 [EL]	LW	4,0 bar	11580550	3.425,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	UVP in EURO
APIB 001	Antihafthsohle für optimale Bügelergebnisse bei dunklen und empfindlichen Textilien.	11622350	66,00
APIB 002	Steamer für ein einfaches Finish von Blusen und Sakkos am Kleiderbügel.	11622490	200,00
APIB 003	Professioneller Bügeltischbezug für die intensive Nutzung im gewerblichen Arbeitsalltag.	11622510	135,00

Heißmangeln HM 16

Arbeitsbreite 830 mm / Walzendurchmesser 160 mm



Aluminiumwange

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Heißmangel	HM 16-80 Dampf	HM 16-83
Walzendurchmesser [mm]	160	160
Walzenbreite [mm]	830	830
Bewicklung: Polyester-Nadelfilzmatte mit ARAMID-Nadelfilztuch	♦	♦
Bewicklung: Stahlwolle mit ARAMID-Nadelfilztuch	–	–
Aluminiumwange	♦	♦
Aluminiummulde	–	–
Beheizung		
Elektro	♦	♦
Elektroanschlüsse		
AC 220-240 V 50-60 Hz	♦	♦
3N AC 380-415 V 50-60 Hz	o	o
Heizung [kW]	3,1	3,0
Gesamtanschluss [kW]	3,2	3,06
Absicherung [A]	1 x 16	1 x 16
Dampf Boiler [kW]	0,85	–
Fassungsvermögen Wassertank (ml)	800	–
Dampfbereitschaftszeit	4 min	–
Dampfzeit	40 min	–
Leistung*		
bei 15 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	–	–
bei 20 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	13	15
bei 25 % Ausgangsrestfeuchte bis zu [kg/h]	–	–
Heißmangelgeschwindigkeit [m/min]	2 – 4,5	2 – 4,5
Walzendrehzahl [U/min]	4 – 9	4 – 9
Wäscheausgabe		
frontseitig	♦	♦
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	959/985/380	960/1050/380
Gewicht, netto [kg]	39	38

* Leistungsangaben nach DIN 11 902



Highlights der HM 16-80 D

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Einfaches Wäschefinish mit rundum freiem Walzenende
- Dampffunktion für sehr effizientes Arbeiten und perfektes Finish
- Klappfunktion zum mühelosen Verstauen auf kleinstem Raum

Highlights der HM 16-83

- Hochwertige Walzenbewicklung mit Polyester-Nadelfilzmatte und ARAMID-Nadelfilztuch
- Komfortable Bedienung mit Fußschaltung, regelbare Temperatur und Walzengeschwindigkeit
- Sehr robuste Mangel mit zwei Standbeinen und beidseitiger Walzenlagerung

Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	UVP in EURO
HM 16-80 [D]	LW	830 mm / 160 mm	7362940	2.835,00
HM 16-83	LW	830 mm / 160 mm	5333200	2.585,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	UVP in EURO
APRI 310	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch, für HM 16-80	11563330	50,00
APRI 311	Abdeckhaube zum Schutz vor Staubablagerungen, bei nicht Gebrauch, für HM 16-83	11563360	45,00

Muldenmangeln PRI 2

Arbeitsbreite 1000 - 1400 mm / Walzendurchmesser 210

Aluminiummulde

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



Abb. zeigt PRI 214



Technische Daten	PRI 210	PRI 214
Walzendurchmesser [mm]	210	210
Walzenlänge [m m]	1000	1400
Arbeitsbreite mit Stahlwollenbewicklung	1000	1400
Arbeitsbreite mit Lamellenbewicklung	—	—
Aluminiummulde	◆	◆
Bewicklung: Stahlwolle mit ARAMID-Nadelfiltzuch	◆	◆
Lamellenfederbewicklung	—	—
Fußschaltung FlexControl	◆	◆
Flexible Wäscheführung	—	—
Abstreifer	—	◆
Wrasenabsaugung (EPR)	o	◆
Ablagestange (AB)	◆	o
Wäschekasten	o	◆
Anschluss für Kassiergeräte	o	o
Beheizung	EL	EL
Elektroanschluss	3N AC 400 V 50–60 Hz	3N AC 400 V 50–60 Hz
Heizung [kW]	4,5	6,5
Gesamtanschluss [kW]	5	7
Absicherung [A]	3 x 16	3 x 16
Abluftanschluss Ø/[DN 70]	o	◆
Anschluss Energiemanagementsystem (bauseitig)	◆	◆
Leistung		
Mangelgeschwindigkeit [m/min]	1,5–4,0	1,5–4,0
15 % Restfeuchte bis [kg/h] , 100 % Belegungsgrad	35	—
25 % Restfeuchte bis [kg/h] , 100 % Belegungsgrad	26	33
Wäscheausgabe		
Frontseitig / Rückseitig	◆/—	◆/—
Maße, Gewicht		
Außenmaße H/B/T [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651
Arbeitshöhe [mm]	920 plus 60 (verstellbare Füße)	920 plus 60 (verstellbare Füße)
Sockel 100 mm	o	o
Gewicht [kg]	122	140



Bezeichnung	Außenverkleidung /Front	Beladung	Materialnummer	UVP in EURO
PRI 210 [EL STW AB]	IG	1000 mm / 210 mm	11741260	7.490,00
PRI 210 [EL STW AB EPR]	IG	1000 mm / 210 mm	11741280	8.315,00
PRI 214 [EL STW]	IG	1400 mm / 210 mm	11744550	10.190,00
PRI 214 [EL STW AB]	IG	1400 mm / 210 mm	11744560	10.690,00

Zubehör	Beschreibung	Materialnummer	UVP in EURO
APRI 312	Wäschekasten für die Vorbereitung der Wäsche zur optimalen Eingabe bei der PRI 210	11776420	127,00
APRI 316	Sockel geschlossen, 10 cm hoch für eine ergonomische Bedienung der Mangel.	11776280	304,00
APRI 315	Mangelwachs für eine optimale Muldenpflege.	11901000	44,00
APRI 319	Starterpaket Muldenreinigung mit Reinigungs-, Wachstuch und Muldenwachs für eine optimale Muldenpflege.	11923830	643,00

Dosierung mit PRO Series

Materialschonung dank abgestimmter Formulierung

Profitieren Sie auch im Bereich der Wasch- und Pflegemittel von der gewohnten Miele Qualität. Die Serie ProCare Tex sorgt für besondere Materialschonung unterschiedlichster Textilien und ist perfekt auf unsere Professional Maschinen abgestimmt. Unsere professionellen Wasch- und Pflegemittel haben im Vergleich zu herkömmlichen Haushaltsmitteln kürzere Einwirkzeiten und sind somit optimal auf die kürzeren Laufzeiten der PRO Series Waschmaschinen ausgerichtet. Mit TwinDos wird nun auch ein 2-Phasen-System für die automatische Waschmitteldosierung in SmartBiz Waschmaschinen angeboten. Ein optimales Zusammenspiel garantiert Langlebigkeit von Maschine und Textil.



ProCare Tex

- EU Ecolabel (ProCare Tex 10 A und 10 MA)
- Nachhaltigkeit
 - Frei von Mikroplastik
 - Frei von Phosphat
 - Nachwachsende Rohstoffe
 - Biologisch wirksame Enzyme
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Geringe Dosierung
- Geprüfte Materialverträglichkeit



TwinDos für SmartBiz

- 2-Komponentenwaschmittel für alle Miele SmartBiz Waschmaschinen mit TwinDos
- Für leuchtende Farben und strahlend weiße Wäsche
- Optimal abgestimmte Dosierung für perfekte Reinheit
- Hervorragende Entfernung hartnäckiger Flecken



Abkürzungen, Zeichen und Patentnummern

Abkürzungen	
AB	Ablagestange
AE	Edelstahl
APCL	Accessories Professional Commercial Laundry
APDR	Accessories Professional Dryers
APRI	Accessories Professional Rotary Ironers
APWM	Accessories Professional Washing Machines
AV	Ablaufventil
AW	Weiß
Basic	Ohne Enthärter und Dosierpumpe
BRILLIANT	Vermarktungsname
BRILLIANT-compact	Vermarktungsname
BW	Brilliantweiß
C	Kondens
CLST	Clean Steel
CP	Komponente
D	Mit Dampffunktion
D	Professional Muldenmangel LACO
D dir.	Dampfbeheizung direkt
D ind.	Dampfbeheizung indirekt
DD	Waschmitteleinspülkasten
DOS	Dosierpumpen (PTD 901)
DOS	Interne Dosierpumpe für Flüssigreiniger (PG 80xx, PFD 40x)
DP	Ablaufpumpe
Dual	Dualbeheizung
DV	Ablaufventil
ED	Edelstahl
EH	Externe Beheizung
EL	Elektrobeheizung
EPR	Absaugung, einschließlich perforierter Walze
FLT	flexible Wäscheführung
FT	Feinlochtrommel
G	Gasbeheizung
GS	Verzinkte Seitenwände
HM	Professional Muldenmangel
HP	Wärmepumpe
HP P	Wärmepumpe Propan
HS	Spezialtrommel (für starke Verschmutzungen)
HW	Beheizung extern (Waschmaschinen)
HW	Heißwasser
i	Integrierfähig
IB	Einlaufgurte
IG	Eisengrau
IGS	Seitenwände eisengrau
LP	Ablaufpumpe
LW	Lotosweiß
LW	Lotosweiß
MasterLine	Vermarktungsname
MF	Multifunktionsmodul
MH	Ausführung für Mehrfamilienhäuser
MK	Mit Körben
OK	Ohne Körbe
PA	Blende
PDR	Professional Trockner

Abkürzungen	
PDW	Professional Wasch-Trocken-Säule
PERFOR-MANCE	Vermarktungsname
PFD	Typbezeichnung Spülmaschine
PG	Typbezeichnung Spülmaschine
PIB	Professional Dampfbügelsystem
PRI	Professional Muldenmangel
ProfilLine	Vermarktungsname
PT	Professional Trockner
PTD	Typbezeichnung Spülmaschine
PW	Professional Waschmaschinen
PWM	Professional Waschmaschinen
RF	Rückführung
RH	Elektrobeheizung, reduziert
RO	Umkehrosmose
ROP	Programme Restfeuchte gesteuert
S	Dampfbeheizung
SCi	integrierfähige Spülmaschine mit 3D-Besteckschublade+/3D-Multiflex Schublade
SCVi	vollintegrierfähige Spülmaschine mit 3D-Besteckschublade+/3D-Multiflex Schublade
SD	Dampfbeheizung, direkt
Set TE	Set Teilentsalzung
Set VE	Set Vollentsalzung
SI	Dampfbeheizung, indirekt
SmartBiz	Baureihe SmartBiz
SmartBiz	Vermarktungsname
SPEED	Vermarktungsname
SST	Edelstahl
SST	Edelstahl
ST	Probenentnahmestelle/ Laugenzapfhahn
STW	Bewicklung Stahlwolle
TD	Thermo-Desinfektor
U	Unterbaugerät
UG	Sockel
UNIVERSALplus	Vermarktungsname
VZS	Seitenwände verzinkt
WB	Mit Körben
WEK	Waschmitteleinspülkasten
WES	Wasserenthärter
WF	Ohne Front
WI	Wiegesockel
WOB	Ohne Körbe
WP	Wiegesockel (Waschmaschinen)
WP	Wärmepumpe
XXL	Extra großer Spülraum

Zeichen	
◆	serienmäßig
◇	optional
—	nicht verfügbar
Miele Patente/Patentnummern	
Abnahmetisch EasyFold: Patent EP 1 724 388 B1	
Air RecyclingPlus: Patent EP 1 682 715 B1	
Flüssigdosieradapter: Patent EP 1 835 063 B1	
Kondenswasserableitung: Patent EP 2 532 779	
Präparierung von Tüchern (in Mopgeräten): Patent DE 100 56 889 C1	
Schontrommel: Patent EP 2 390 399 B1	
Schontrommel 2.0: Patent EP 2 700 744 B1	
Siebfilter: EP2273005	
StreamClean: Patent EP 2 460 929 B1	
Tiefenfilterblock: EP2107155	
Vorentwässerung: Patent EP 2 003 236 B1	
Wärmetauscher-Filtersystem: EP2107155 / DE102018104694B3	

Waschmaschinen

Ausstattungsübersicht

Ausstattung		Waschmaschinen										
		WQ1200 WPS* Nova Edition	WQ1000 WPS* Nova Edition	WQ2200 WPS** Nova Edition	WQ2000 WPS** Nova Edition	WE 770 Q WPS	WE 720 I WPS	WEG 895 WPS	WEG 885 WPS	WED 395 WPS	WEB 375 WPS	WEB 365 WPS
Allgemein	Marketingklasse	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Platinum	Gold	Platinum	Platinum	Gold	Gold	Gold
	Serie	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W1	W1	W1	W1	W1
	Beladungsmenge in kg	9	9	11	10	10	9	9	9	9	8	8
	Max. Schleuderdrehzahl	1400	1600	1600	1600	1600	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Effizienz	Energieeffizienzklasse (A – G)	A-20 % ²	A	A-20 % ²	A-20 % ²	A-30 % ³	A-30 % ³	A-20 % ²	A-20 % ²	A-20 % ²	A-20 % ²	A-20 % ²
	Warmwasseranschluss	•	•	•	•							
	SmartMatic®	•	•	•	•	•						
Bedienkomfort	TwinDos	•	•	•	•	•		• ⁴	• ⁵			
	Miele@home	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Trommelbeleuchtung	•	•	•	•	•						
	LED											
	AmbientLight	•	•	•	•	•						
	MotionReact	•	•	•	•							
	ComfortOpen	•	•	•	•							
	Kartuschenerkennung	•	•	•	•							
	TwinDos											
	Summer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Tageszeitanzeige	•	•	•	•	•	•					
	AddLoad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reinigungsleistung	PowerWash	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	QuickPowerWash	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SingleWash	•	•	•	•	•						
	SteamCare	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Vorbügeln	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Design, Bedienkonzept	Blendenausführung schräg	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
	Blendenausführung gerade								•			•
	M Touch Pro	•	•	•	•							
	M Touch											
	ComfortSensor					•	•					
	DirectSensor							•	•	•	•	•
	EasyControl											

¹ 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

² 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

³ 30 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

⁴ 40 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

⁵ Zur ausschliesslichen Nutzung mit Miele UltraPhase-Waschmittel

⁶ Beladung in kg beim Waschen / Trocknen

⁷ Energieeffizienzklasse (A – G) / Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A – G)

* lieferbar bis Anfang 2027

** lieferbar ab Anfang 2027

*** lieferbar ab April 2027

Waschmaschinen

Ausstattungsübersicht

Ausstattung		Waschmaschinen										
		WK 770 Y WPS***	WK 777 Q WPS	WK 770 Q WPS	WK 770 P WPS	WWE 380 WPS	WWG 880 WPS WWG 880 WCS	WK 720 I WPS	WWD 380 WPS WWD 380 WCS	WWB 360 WPS WWB 360 WCS	WWA 120 WPS WWA 120 WCS	WDD 131 WPS GuideLine
Allgemein	Marketingklasse	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum	Gold	Gold	Gold	Silver	Gold
	Serie	W2	W2	W2	W2	W1	W1	W2	W1	W1	W1	W1
	Beladungsmenge in kg	11	10	10	10	8	9	9	9	8	8	8
	Max. Schleuderdrehzahl	1600	1600	1600	1600	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Effizienz	Energieeffizienzklasse (A – G)	A-30 % ³	A-30 % ³	A-30 % ³	A-30 % ³	A-40 % ⁴	A-20 % ²	A-30 % ³	A-20 % ²	A-20 % ²	A-10 % ¹	A
	Warmwasseranschluss		•									
	SmartMatic®	•	•	•	•							
Bedienkomfort	TwinDos	•	•	•	•		• ⁵					
	Miele@home	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Trommelbeleuchtung	•	•	•	•							
	LED	•	•	•	•							
	AmbientLight	•	•	•	•							
	MotionReact											
	ComfortOpen											
	Kartuschenerkennung											
	TwinDos											
	Summer	•	•	•	•	•	•	•		•		•
	Tageszeitanzeige	•	•	•	•			•				
	AddLoad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reinigungsleistung	PowerWash	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	QuickPowerWash	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	SingleWash	•	•	•	•							
	SteamCare	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Vorbügeln	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Design, Bedienkonzept	Blendenausführung schräg	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
	Blendenausführung gerade				•							
	M Touch Pro											
	M Touch											
	ComfortSensor	•	•	•	•			•				
	DirectSensor					•	•		•	•		•
	EasyControl										•	

¹ 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

² 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

³ 30 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

⁴ 40 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

⁵ Zur ausschliesslichen Nutzung mit Miele UltraPhase-Waschmittel

⁶ Beladung in kg beim Waschen / Trocknen

⁷ Energieeffizienzklasse (A – G) / Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A – G)

* lieferbar bis Anfang 2027

** lieferbar ab Anfang 2027

*** lieferbar ab April 2027

Waschmaschinen

Übersicht Waschprogramme

Waschprogramme		Waschmaschinen										
		WQ 1200 WPS* Nova Edition	WQ 1000 WPS* Nova Edition	WQ 2200 WPS** Nova Edition	WQ 2000 WPS** Nova Edition	WE 770 Q WPS	WE 720 I WPS	WEG 895 WPS	WEG 885 WPS	WED 395 WPS	WEB 375 WPS	WEB 365 WPS
All-gemein	Marketingklasse	Diamond	Diamond	Diamond	Diamond	Platinum	Gold	Platinum	Platinum	Gold	Gold	Gold
	Serie	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W1	W1	W1	W1	W1
	Beladungsmenge in kg	9	9	11	10	10	9	9	9	9	8	8
Standardprogramme	Automatic											
	Baumwolle	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Express											
	Express 20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Feinwäsche	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Pflegeleicht	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Seide	*	*	*	*	*	*					
	Stärken											
Spezialprogramme	Wolle	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Bettwäsche	*	*	*	*	*	*					
	Daunen											
	Daunen/Bettdecken	*	*	*	*	*						
	Dunkle Wäsche											
	Dunkles/Jeans	*	*	*	*	*	*			*	*	*
	FlexMatic	*	*	*	*							
	Gardinen	*	*	*	*	*						
	Hemden/Blusen	*	*	*	*	*	*					
	Imprägnieren	*	*	*	*	*	*				*	*
	Jeans											
	Kopfkissen											
	Neue Kleidung	*	*	*	*	*						
	Nur Schleudern	*	*	*	*	*	*					
	Nur Spülen	*	*	*	*	*	*					
	Nur Vorbügeln	*	*	*	*							
	Oberhemden							*	*	*	*	*
	Outdoor	*	*	*	*	*	*					
	QuickPowerWash	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SmartMatic®	*	*	*	*	*						
	Sportschuhe	*	*	*	*	*						
	Sportwäsche	*	*	*	*	*	*					
	SneakerWash	*	*	*	*	*	*					
Hygiene	Baumwolle Hygiene											
	Maschine reinigen	*	*	*	*	*	*					
	Trommel reinigen	*	*	*	*	*						
Dampf	Auffrischen (Dampf)							*	*			
	FinishDampf											
	PowerFresh	*	*	*	*	*	*					
Extras / Optionen	AllergoWash											
	Einweichen	*	*	*	*	*	*					
	Energiesparen	*	*	*	*	*						
	Extra leise	*	*	*	*	*						
	Fleckenoption					*						
	Hygiene plus	*	*	*	*	*						
	Kurz/Quick	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	SingleWash	*	*	*	*	*						
	Vorbügeln mit Dampf	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	Vorwäsche	*	*	*	*	*	*			*	*	*
	Wasser plus					*	*			*	*	*

* lieferbar bis Anfang 2027

** lieferbar ab Anfang 2027

*** lieferbar ab April 2027

Waschmaschinen

Übersicht Waschprogramme

Waschprogramme		Waschmaschinen										
		WK 770 Y WPS***	WK 777 Q WPS	WK 770 Q WPS	WK 770 P WPS	WWE 380 WPS	WWG 880 WPS WWG 880 WCS	WK 720 I WPS	WWD 380 WPS WWD 380 WCS	WWB 360 WPS WWB 360 WCS	WWA 120 WPS WWA 120 WCS	WDD 131 WPS GuideLine
All-gemein	Marketingklasse	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum	Platinum	Gold	Gold	Gold	Silver	Gold
	Serie	W2	W2	W2	W2	W1	W1	W2	W1	W1	W1	W1
	Beladungsmenge in kg	11	10	10	10	8	9	9	9	8	8	8
Standardprogramme	Automatic											
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Express											
	Express 20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Pflegeleicht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Seide	•	•	•	•			•				
	Stärken											•
Spezialprogramme	Wolle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bettwäsche	•	•	•	•			•				
	Daunen											
	Daunen/Bettdecken	•	•	•	•							
	Dunkle Wäsche											
	Dunkles/Jeans	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	FlexMatic											
	Gardinen	•	•	•	•							
	Hemden/Blusen	•	•	•	•			•				
	Imprägnieren	•	•	•	•			•		•	•	•
	Jeans											
	Kopfkissen											
	Neue Kleidung	•	•	•	•							
	Nur Schleudern	•	•	•	•			•				
	Nur Spülen	•	•	•	•			•				
	Nur Vorbügeln											
	Oberhemden						•		•	•		•
	Outdoor	•	•	•	•			•			•	
	QuickPowerWash	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	SmartMatic®	•	•	•	•							
	Sportschuhe	•	•	•	•							
	Sportwäsche	•	•	•	•			•				
	SneakerWash	•	•	•	•			•				
Hygiene	Baumwolle Hygiene											
	Maschine reinigen	•	•	•	•			•				
	Trommel reinigen	•	•	•	•							
Dampf	Auffrischen (Dampf)					•	•					
	FinishDampf											
	PowerFresh	•	•	•	•			•				
Extras / Optionen	AllergoWash											
	Einweichen	•	•	•	•			•			•	•
	Energiesparen	•	•	•	•							
	Extra leise	•	•	•	•							
	Fleckenoption	•	•	•	•							
	Hygiene plus	•	•	•	•							
	Kurz/Quick	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SingleWash	•	•	•	•							
	Vorbügeln mit Dampf	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	Vorwäsche	•	•	•	•	•		•	•	•		•
	Wasser plus	•	•	•	•	•		•		•	•	•

* lieferbar bis Anfang 2027

** lieferbar ab Anfang 2027

*** lieferbar ab April 2027

Waschtrockner

Ausstattungsübersicht

Ausstattung		Waschtrockner					
		WTW 870 WPM	WTR 870 WPM	WTR 860 WPM	WTI 360 WPM	WTD 165 WPM	WTD 160 WCS
Allgemein	Marketingklasse	Diamond	Diamond	Diamond	Platinum	Gold	Gold
	Serie	W1	W1	W1	W1	W1	W1
	Beladungsmenge in kg	9/6 ⁶	8/5 ⁶	8/5 ⁶	8/5 ⁶	8/5 ¹	8/5 ⁶
	Max. Schleuderdrehzahl	1600	1600	1600	1600	1500	1500
Effizienz	Energieeffizienzklasse (A – G)	D/A ⁷	D/A ⁷	D/A ⁷	D/A ⁷	D/A ³	D/A ⁷
	Warmwasseranschluss						
	SmartMatic®						
Bedienkomfort	TwinDos	•	•	•			
	Miele@home	•	•	•	•	•	•
	Trommelbeleuchtung	•	•	•	•		
	LED						
	AmbientLight						
	MotionReact						
	ComfortOpen						
	Kartuschenerkennung						
	TwinDos						
	Summer	•	•	•	•		
	Tageszeitanzeige	•	•				
	AddLoad	•	•	•	•	•	•
Reinigungsleistung	PowerWash	•	•	•	•		
	QuickPowerWash	•	•	•	•		
	SingleWash	•	•	•	•		
	SteamCare	•	•	•	•		
	Vorbügeln	•	•	•	•		
Design, Bedienkonzept	Blendenausführung schräg	•	•				
	Blendenausführung gerade			•	•	•	•
	M Touch Pro						
	M Touch	•	•	•			
	ComfortSensor				•		
	DirectSensor					•	•
	EasyControl						

¹ 10 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

² 20 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

³ 30 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

⁴ 40 % sparsamer als der Grenzwert (52) zur Energieeffizienzklasse A

⁵ Zur ausschliesslichen Nutzung mit Miele UltraPhase-Waschmittel

⁶ Beladung in kg beim Waschen / Trocknen

⁷ Energieeffizienzklasse (A – G) / Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen (A – G)

Waschtrockner

Übersicht Waschprogramme / Trockenprogramme

Waschprogramme		Waschtrockner			
		WTW 870 WPM	WTR 870 WPM WTR 860 WPM	WTI 360 WPM	WTD 165 WPM WTD 160 WCS
All-gemein	Marketingklasse	Diamond	Diamond	Platinum	Gold
	Serie	W1	W1	W1	W1
	Beladungsmenge in kg	9/6 ¹	8/5 ¹	8/5 ¹	8/5 ¹
Standardprogramme	Automatic	•	•	•	
	Baumwolle	•	•	•	
	Express	•	•	•	•
	Express 20				
	Feinwäsche	•	•	•	•
	Pflegeleicht	•	•	•	•
	Seide	•	•	•	
	Stärken	•	•	•	
	Wolle	•	•	•	•
Spezialprogramme	Bettwäsche				
	Daunen	•	•	•	
	Daunen/Bettdecken				
	Dunkle Wäsche	•	•	•	
	Dunkles/Jeans				•
	FlexMatic				
	Gardinen/Vorhänge	•	•	•	
	Hemden/Blusen				
	Imprägnieren	•	•	•	
	Jeans	•	•	•	
	Kopfkissen	•	•		
	Neue Kleidung				
	Nur Schleudern				
	Nur Spülen				
	Nur Vorbügeln				
	Oberhemden	•	•	•	•
	Outdoor	•	•	•	
	QuickPowerWash	•	•	•	
	SmartMatic®				
	Sportschuhe	•	•	•	
	Sportwäsche	•	•	•	
	SneakerWash				
Hygiene	Baumwolle Hygiene	•	•		
	Maschine reinigen	•	•	•	
	Trommel reinigen				
Dampf	Auffrischen (Dampf)	•	•	•	
	FinishDampf	•	•	•	
	PowerFresh				
Extras / Optionen	AllergoWash	•	•	•	
	Einweichen	•	•	•	
	Energiesparen				
	Extra leise	•	•	•	
	Fleckenoption	•	•		
	Hygiene plus				
	Kurz/Quick	•	•	•	•
	SingleWash	•	•	•	
	Vorbügeln mit Dampf	•	•	•	
	Vorwäsche	•	•	•	
	Wasser plus	•	•	•	

Trockenprogramme		Waschtrockner			
		WTW 870 WPM	WTR 870 WPM WTR 860 WPM	WTI 360 WPM	WTD 165 WPM WTD 160 WCS
All-gemein	Marketingklasse	Diamond	Diamond	Platinum	Gold
	Serie	W1	W1	W1	W1
	Beladungsmenge in kg	9/6 ¹	8/5 ¹	8/5 ¹	8/5 ¹
Standardprogramme	Automatic	•	•	•	
	Baumwolle	•	•	•	•
	Express	•	•	•	•
	Feinwäsche	•	•	•	•
	Finish Seide				
	Finish Wolle				
	Pflegeleicht	•	•	•	•
	Seide	•	•	•	
	Wolle	•	•	•	•
Spezialprogramme	Bettwäsche				
	Daunen/Bettdecken				
	DryFresh				
	Extra leise				
	FlexMatic				
	Glätten				
	Hemden/Blusen				
	Imprägnieren	•	•	•	
	Jeans	•	•	•	•
	Kopfkissen	•	•		
	Korbprogramm				
	Lüften kalt	•	•		
	Lüften warm	•	•	•	•
	Oberhemden	•	•	•	•
	Outdoor	•	•	•	
	PowerFresh				
	QuickPower	•	•	•	
	QuickPowerDry				
	Sportwäsche	•	•	•	
	Vorbügeln				
Hygiene	Baumwolle Hygiene	•	•		
	HygieneDry				
	QuickHygiene				
Extras	Auffrischen	•	•	•	
	DryCare 40				
	Energiesparen				
	Schonen plus				
	Vorbügeln				

¹ Beladung in kg beim Waschen / Trocknen

¹ Beladung in kg beim Waschen / Trocknen

Trockner

Ausstattungsübersicht

Ausstattung		Trockner						
		TQ 1000 WP Nova Edition	TE 717 I WP	TEC 655 WP	TEC 645 WP	TE 310 I WP	TE 100 C WP	TK 740 H WP
Allgemein	Marketingklasse	Diamond	Platinum	Gold	Gold	Gold	Silver	Platinum
	Serie	T2	T2	T1	T1	T2	T2	T2
	Beladung in kg	9	9	8	8	9	8	9
Effizienz	Energieeffizienzklasse (A – G)	B	B	C	C	B	B	A
	Kondensationseffizienzklasse (A – D)	A	A	A	A	A	A	A
Bedienkomfort	Miele@home	•	•	•	•	•	•	•
	Wash2Dry	•	•	•	•	•	•	•
	Trommelbeleuchtung LED	•	•	•	•	•	•	•
	AmbientLight	•						
	MotionReact	•						
	ComfortOpen	•						
	Summer	•	•	•	•	•	•	•
	Tageszeitanzeige	•	•					•
	SilenceDrum	•	•					•
	AddLoad	•	•	•	•	•	•	•
Trockenleistung	DryCare 40	•	•			•		•
	QuickPowerDry	•	•					
	SingleDry	•	•					•
	SteamCare	•	•					•
Design, Bedienkonzept	Blendenausführung schräg	•	•	•		•	•	
	Blendenausführung gerade				•			•
	M Touch Pro	•						
	ComfortSensor		•					•
	DirectSensor			•	•	•		
	EasyControl						•	
Passende Waschmaschine, Wasch-Trocken-Verbindungssätze	Wasch-Trocken-Verbindungssatz mit Schublade	WTV 611	WTV 611	WTV 511	WTV 511	WTV 611	WTV 611	WTV 611
	Wasch-Trocken-Verbindungssatz ohne Schublade	WTV 601	WTV 601	WTV 501	WTV 501	WTV 601	WTV 601	WTV 601
	Passende Waschmaschine	WQ 2200 Nova Edition WQ 2000 Nova Edition	WE 770 Q WPS	WEB 375 WPS	WEB 365 WPS	WE 720 I WPS	WE 720 I WPS	WK 770 P WPS

Trockner

Ausstattungsübersicht

Ausstattung								
		TK 740 I WP	TK 510 I WP	TK 310 H WP	TK 310 I WP	TWC 640 WP	TK 300 C WP	TK 100 C WP
Allgemein	Marketingklasse	Platinum	Platinum	Gold	Gold	Gold	Gold	Silver
	Serie	T2	T2	T2	T2	T1	T2	T2
	Beladung in kg	9	9	9	9	8	8	8
Effizienz	Energieeffizienzklasse (A – G)	A	B	B	B	C	B	B
	Kondensationseffizienzklasse (A – D)	A	A	A	A	A	A	A
Bedienkomfort	Miele@home	•	•	•	•	•	•	•
	Wash2Dry	•	•	•	•	•	•	•
	Trommelbeleuchtung LED	•	•	•	•	•	•	•
	AmbientLight							
	MotionReact							
	ComfortOpen		•					
	Summer	•		•	•	•	•	•
	Tageszeitanzeige	•						
	SilenceDrum	•	•					
	AddLoad	•	•	•	•	•	•	•
Trockenleistung	DryCare 40	•	•	•	•			
	QuickPowerDry							
	SingleDry	•						
	SteamCare	•						
Design, Bedienkonzept	Blendenausführung schräg	•	•		•	•	•	•
	Blendenausführung gerade			•				
	M Touch Pro							
	ComfortSensor	•						
	DirectSensor		•	•	•	•	•	
	EasyControl							•
Passende Waschmaschine, Wasch-Trocken-Verbindungssätze	Wasch-Trocken-Verbindungssatz mit Schublade	WTV 611	WTV 611	WTV 611	WTV 611	WTV 511	WTV 611	WTV 611
	Wasch-Trocken-Verbindungssatz ohne Schublade	WTV 601	WTV 601	WTV 601	WTV 601	WTV 501	WTV 601	WTV 601
	Passende Waschmaschine	WK 770 Y WPS WK 777 Q WPS WK 770 Q WPS	WK 770 Y WPS WK 777 Q WPS WK 770 Q WPS	WK 720 I WPS	WK 720 I WPS	WWE 380 WPS WVG 880 WPS / WCS WWD 380 WPS / WCS WWB 360 WPS / WCS WWA 120 WPS / WCS	WK 720 I WPS	WK 720 I WPS

Trockner

Übersicht Trockenprogramme

Trockenprogramme		Trockner						
		TQ 1000 WP Nova Edition	TE 717 I WP	TEC 655 WP	TEC 645 WP	TE 310 I WP	TE 100 C WP	TK 740 H WP
All- gemein	Marketingklasse	Diamond	Platinum	Gold	Gold	Gold	Silver	Platinum
	Serie	W2	W2	W1	W1	W2	W2	W2
	Beladungsmenge in kg	9	9	8	8	9	8	9
Standardprogramme	Automatic	•	•			•	•	•
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•
	Express	•	•	•	•	•	•	•
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•
	Finish Seide	•	•			•	•	•
	Finish Wolle	•	•	•	•	•	•	•
	Pflegeleicht	•	•	•	•			•
	Seide							
	Wolle	•						
Spezialprogramme	Bettwäsche	•	•	•	•	•	•	•
	Daunen/Bettdecken	•	•					•
	DryFresh	•	•					•
	Extra leise	•						•
	FlexMatic	•						
	Glätten	•	•					
	Hemden/Blusen	•	•			•	•	•
	Imprägnieren	•	•	•	•	•	•	•
	Jeans	•	•			•	•	•
	Kopfkissen							
	Korbprogramm	•	•			•	•	•
	Lüften kalt	•	•			•	•	•
	Lüften warm	•	•	•	•	•	•	
	Oberhemden			•	•			
	Outdoor	•	•			•	•	•
	PowerFresh	•	•					•
	QuickPower							
	QuickPowerDry	•	•					
	Sportwäsche	•	•			•	•	•
	Vorbügeln	•	•			•	•	•
Hygiene	Baumwolle Hygiene							
	HygieneDry	•	•			•		•
	QuickHygiene	•	•					
Extras	Auffrischen							
	DryCare 40	•	•			•		•
	Energiesparen	•						•
	Schonen plus	•	•	•	•		•	•
	Vorbügeln	•						

Trockner

Übersicht Trockenprogramme

Trockenprogramme								
		TK 740 I WP	TK 510 I WP	TK 310 H WP	TK 310 I WP	TWC 640 WP	TK 300 C WP	TK 100 C WP
All-gemein	Marketingklasse	Platinum	Platinum	Gold	Gold	Gold	Gold	Silver
	Serie	W2	W2	W2	W2	W1	W2	W2
	Beladungsmenge in kg	9	9	9	9	8	8	8
Standardprogramme	Automatic	•	•	•	•			
	Baumwolle	•	•	•	•	•	•	•
	Express	•	•	•	•	•	•	•
	Feinwäsche	•	•	•	•	•	•	•
	Finish Seide	•	•	•	•		•	•
	Finish Wolle	•	•	•	•	•	•	•
	Pflegeleicht	•						
	Seide							
	Wolle							
Spezialprogramme	Bettwäsche	•	•	•	•	•	•	•
	Daunen/Bettdecken	•	•					
	DryFresh	•	•					
	Extra leise	•						
	FlexMatic							
	Glätten							
	Hemden/Blusen	•	•	•	•		•	•
	Imprägnieren	•	•	•	•	•	•	•
	Jeans	•	•	•	•		•	•
	Kopfkissen							
	Korbprogramm	•	•	•	•		•	•
	Lüften kalt	•	•	•	•		•	•
	Lüften warm		•			•	•	•
	Oberhemden					•		
	Outdoor	•	•	•	•		•	•
	PowerFresh	•						
	QuickPower							
	QuickPowerDry							
	Sportwäsche	•	•	•	•		•	•
	Vorbügeln	•	•	•	•		•	•
Hygiene	Baumwolle Hygiene							
	HygieneDry	•	•	•	•		•	
	QuickHygiene						•	
Extras	Auffrischen							
	DryCare 40	•	•	•	•			
	Energiesparen	•						
	Schonen plus	•				•	•	•
	Vorbügeln							

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
www.miele.de
info@miele.de

Miele Kundenservice für Hausgeräte

05241 22 44 666

Wir sind für Sie da:

Mo. – Fr. 8:00 – 20:00 Uhr
Sa. 9:00 – 17:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

Unsere Miele Experience Center



Gütersloh

Carl-Miele-Straße 29 | 33332 Gütersloh
www.miele.de/center-guetersloh

Telefon: 05241 89 67530
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8:00 – 17:30 Uhr



Operated by MieleRetailGmbH

Düsseldorf

KÖ-Bogen | Königsallee 2 | 40212 Düsseldorf
www.miele.de/center-duesseldorf

Telefon: 0211 1576 0630
Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 10:00 – 19:00 Uhr

Teilen Sie Ihren Erfolg mit Ihren Fans und Followern. Fügen Sie folgende Hashtags zu Instagram, Facebook, LinkedIn hinzu:
#miele #immerbesser

Folgen Sie uns!



Entdecken Sie weitere Prospekte, Produktdetails und Event-Highlights auf www.miele.de

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter www.miele.de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99591249
Das Papier dieses Prospekts ist 100 % chlorfrei gebleicht.