



Miele

Starter, når du starter
Den nye Scout RX2 robotstøvsuger

Miele. Immer Besser.



Nyd din frihed

Den nye Miele Scout RX2-robotstøvsuger med Quattro Cleaning Power og MobileControl tager sig af dit hjem. Ligegyldigt hvor du er, kan du stole på, at dine gulve bliver rengjort.



Quattro Cleaning Power – ekstra grundig Effektiv på alle gulve


Scout RX2 sikrer effektiv rengøring med det nye Quattro Cleaning Power-sugesystem, der består af fire elementer.

+ De roterende sidebørster rengør hjørner og kanter og fejer snavset ind under robotstøvsugeren.


+ Finere snavs suges ind ad de bagerste sugeåbninger ved hjælp af en kraftig luftstrøm.

+ Via den forreste sugeåbning optager børstevalsen det grove snavs.

+ Med det høje omdrejningstal opnår den børsteløse motor en effektiv sugesugeffekt, hvilket sikrer særlig høj energieffektivitet og lang levetid.



3D Smart Navigation – intelligent navigation med optimeret rumregistrering




Stereokamera-system

Scout RX2 orienterer sig fra forskellige vinkler i rummet ved hjælp af de to frontkameraer. Stereokamera-systemet bevirker, at Scout RX2 registrerer rum og møbler tredimensionelt og beregner afstanden til genstandene. Takket være en kontinuerlig registrering af genstandene i rummet registrerer og korrigerer robotstøvsugeren kursen. Scout RX2 bevæger sig fuldkommen fejlfrit og rengør pålideligt, selv i komplekse rumstrukturer.



Furniture Protection

Syv optiske sensorer på forsiden af robotstøvsugeren og tre sensorer på undersiden forhindrer kollision med møbler og andre forhindringer. Dertil kommer frontkameraer, der måler afstanden til møbler og andre genstande. De to systemer reducerer antallet af kollisioner med møbler betydeligt. Yderligere tre sensorer på undersiden registrerer trin på mere end 4 cm og forhindrer, at Scout RX2 falder ned.




Systematisk navigation

Miele har fokus på sugestyrke og rengøringsevne og sætter standarden på markedet, når det kommer til effektivitet og grundighed. Scout RX2 navigerer systematisk gennem rummene via den enestående kombination af kameraer, sensorer, elektronik og software.

MobileControl – adgang uden grænser

Scout RX2's app-styring

Du kan nemt styre Scout RX2 med en smartphone eller tablet - både hjemmefra, eller når du er på farten. Appen¹⁾ Miele Scout RX2 giver et overblik over alle vigtige informationer og betjeningsmuligheder.




Status-display

Startbilledet giver et overblik over alle vigtige informationer, fx i hvilket mode Scout RX2 aktuelt befinder sig, og hvornår den påbegynder næste rengøring. Du vælger rengøringsmode og starter robotstøvsugeren med kun to klik.


Timer

Den ønskede starttid kan programmeres med timerfunktionen. Der kan indstilles op til 7 individuelle tider, så starttiden fx kan varieres på hverdage i forhold til weekenden.



Home Mapping

Scout RX2 navigerer systematisk gennem rummene og opretter under turen et kort over det rengjorte område. Således kan du til enhver tid overvåge, hvor Scout RX2 befinder sig i øjeblikket, og hvilke områder der allerede er rengjorte.




Home Vision²⁾

Scout RX2's kamerabillede kan overføres live til en mobil enhed via Home Vision-funktionen. Sådan kan du til enhver tid se, om alt er i orden inden for dine egne fire vægge. Kamerabilledet optages ikke som video, men vises live. Høj grad af sikkerhed: Billederne overføres krypteret. Data sendes krypteret og dekrypteres ved modtagelsen.

¹⁾ Tilbydes til en mobil enhed (min. Android 4.2+ og iOS 9+)
²⁾ Udstyr afhænger af modellen

Yderligere highlights



Rengøringsprogrammer

Scout RX2 har 4 rengøringsmodes som dækker behovet: Auto-mode, Spot-mode, Turbo-mode og Silent-mode.



Auto-mode
Selvstændig: I Auto-mode kommer Scout rundt på alle ønskede flader.



Spot-mode
Krummer under bordet efter morgenmaden: Mindre arealer kan rengøres med Scout RX2's Spot-mode.



Turbo-mode
Ekspres-rengøring: I Turbo-mode fjernes støv, snavs og dyrehår fra alle overflader på kort tid.



Silent-mode
Rengør uden at forstyrre: I Silent-mode arbejder Scout RX2 med en svag og behagelig lyd.



Non-Stop 120 min.¹⁾
Længere anvendelsestid, mere grundighed: Den lange anvendelsestid er perfekt til store rum.



Støvboks
Let at tage ud: Låget åbnes, og støvboksen tages let ud via det gule håndtag.



AirClean Plus-filter
Du kan ånde lettet op: AirClean Plus-filte- ret sikrer effektiv filtrering og sørger for re- nere luft i rummet.



Touch User Interface
Lynhurtig: Kun to berøringer på touch-dis- playet – og Scout RX2 går i gang.



Flad konstruktion
Den kompakte, flade Scout RX2 kommer let ind under svært tilgængelige områder, fx under møbler.



Tæppekanter
Scout RX2 kan uden problemer forcere tæppekanter og dørtrin på op til 1,7 cm.



Trappesensorer
Yderligere tre sensorer på undersiden regi- strerer trin på mere end 4 cm og forhindrer, at Scout RX2 falder ned.



Corner Brush
Sidebørsterne er fastgjort til roterende side- arme, som rager ud under produktet. Såle- des rengøres hjørner og kanter uden pro- blemer. Så snart Scout RX2 støder på en forhindring, skubbes sidearmene tilbage.


Produktinformation

Robotstøvsuger Scout RX2



Model	Scout RX2	Scout RX2 Home Vision
Design		
Robotstøvsuger	●	●
Rengøring		
Rengøringssystem	Quattro Cleaning Power	Quattro Cleaning Power
Sidebørster	2 roterende sidebørster	2 roterende sidebørster
Navigation		
Navigationssystem	3D Smart Navigation	3D Smart Navigation
Furniture Protection Technology	●	●
Non-Stop Power	●	●
Kapacitet i m²	80	150
Driftstid i min.	60	120
Opladningstid i min.	150	170
Forcérbær tæppehøjde i mm	17	17
Betjeningskomfort		
Rengøringsprogrammer	4	4
Auto-mode	●	●
Spot-mode	●	●
Advanced corner cleaning	●	●
Turbo-mode	●	●
Silent-mode	●	●
Manuel rengøring	●	●
Timer	Dagligt individuelt	Dagligt individuelt
Touch User Interface	●	●
Fjernbetjening	●	●
MobileControl	●	●
Home Mapping	●	●
Home Vision	–	●
Filtersystem		
Filter	AirClean Plus-filter	AirClean Plus-filter
Støvboksvolumen i l	0,5	0,5
Tekniske data		
Batteritype	Li-Ion	Li-Ion
Nominel kapacitet for batteri i mAh	2200	4400
Lydstyrke i dB	64	64
Diameter i mm	354	354
Højde i mm	85	85
Vægt i kg	3,00	3,20
Medfølgende tilbehør		
Ladestation	●	●
Adapter	●	●
Værktøj til rengøring	Integreret	Integreret
Områdefgrænsning	Magnetbånd	Magnetbånd
Ekstra filter	1	1
Ekstra sidebørster	2	2
Fjernbetjening	●	●
Farve	Mangorød	Grafitgrå





Miele A/S
Erhvervevej 2
2600 Glostrup
Tlf.: 4327 1310
www.miele.dk
www.miele-shop.dk