

Miele



PRIS- OG PRODUKTOVERSIGT
MIELE CENTERPARTNER
JANUAR 2020

SHOWROOM

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Miele's produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et "hverdagens kulturcenter", hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse.

Miele Experience Center er derfor andet end produkter! Det er også her vores mange forbrugerevents kan opleves. Vi byder på alt fra spændende bageevents, konditorkunst, kendte kokke samt humanitære og kulturelle arrangementer og ikke at forglemme muligheden for at gennemføre et hvilket som helst virksomhedsarrangement, som f.eks bagedyst for virksomhedernes personale eller salgsmøde/teambuilding for sælgerstaben.

Læs mere på www.miele.dk eller tilmeld dig Miele's Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.



Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på info@miele.dk. Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

FIND MIELE EXPERIENCE CENTER

Glostrup

Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Logistikvej 3
7100 Vejle
(motorvej E45, afkørsel 59)

Åbningstider:

Mandag-onsdag 08.00-16.00
Torsdag-fredag 08.00-18.00
Lørdag 09.30-14.00

Åbningstider:

Mandag-fredag 08.00-16.00
1. lørdag i måneden 10.00-15.00

Vejle



Der medfølger
et gavebevis eller
værdikupon ved
køb af produktet.

MIELE. IMMER BESSER.

Vaskemaskiner	4
Vaske-tørremaskiner	8
Tørretumblere	12
Ovne	16
Dampovne	22
Dampovne med ovnfunktion	25
Dampovne med mikrobølger	27
Mikrobølgeovne	28
Kompaktovne med mikrobølger	31
Espressomaskiner	32
Kogeplader	36
Kogeplader med integreret bordemfang	41
Emhætter	42
Opvaskemaskiner	46
Tilbehør	51

FIND INDBYGNINGSSKITSER PÅ MIELE.DK
ELLER RING TIL VORES KUNDECENTER
PÅ TELEFON 4327 1310



VASKEMASKINER

*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med ***PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

*TWINDOS

Fulldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan enten vælge at benytte Miele 2-fasesystem ***TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.



SKÅNSOM TØJBEHANDLING

* **SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



SINGLEWASH

Perfekt vaskeprogram til dig på farten. Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min., og spar samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at gå på kompromis med vaske kvaliteten. Vælg mellem 7 forskellige **SingleWash**-programmer.

*CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye ***Miele Caps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 5 specialvaskemidler og 2 plejemidler.


AUTOCLEAN AF SÆBESKUFFEN

AutoClean-funktionen bliver aktiveret ved hver vask: Impuls-afskylning af begge kamre under tryk. Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.

VASKEMASKINER



miele.dk – læs meget mere om Miele vaskemaskiner



WED 125 WCS    

M.-nr. 11386410
Pris: 7.695,00



WED 325 WCS     

M.-nr. 11387150
Pris: 8.595,00

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	50/74 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	177 kWh/10120 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	50/74 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	156 kWh/10120 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WEG 665 XL WCS     

M.-nr. 11387240
Pris: 9.895,00



WEI 865 XL WCS      

M.-nr. 11387300
Pris: 12.695,00

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, Twindos	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	48/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	196 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, Twindos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	47/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)




WCR 870 XL WPS       


M.-nr. 10999290
Pris: 14.395,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg.
Betjening	M-Touch display - skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	TwinDos, PowerWash, CapDosing, SteamCare, Vaskeguide, ProfiEco-motor, LED tromlebelysning, Singlewash, 24t startforvalg/resttid - AddLoad	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WWR 860 XL WPS 
 M.-nr. 10999320
Pris: 14.395,00



**WWV 980
 Passion WPS** 
 M.-nr. 10999340
Pris: 21.995,00

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg
Betjening	MTouch display - 5°. Skråt panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, LED tromlebelysning, Udglatning m. damp, SingleWash, Twindos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	47/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 9 kg.
Betjening	M-Touch display - 5°. Skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	TwinDos, PowerWash, CapDosing, SteamCare, Vaskeguide, ProfiEco-motor, LED-tromlebelysning, 3D-vægtsensor, Varmvandstilslutning, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



VASKE-TØRREMASKINER

*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med ***PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan enten vælge at benytte Miele 2-fasesystem ***TwinDos. TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve i hele levetiden.



SKÅNSOM TØJBEHANDLING

* **SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele **QuickPower Wash & Dry** kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

* CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye ***Miele Caps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 5 specialvaskemidler og 2 plejemidler.

VASKE-TØRREMASKINER

miele.dk – læs meget mere om Miele vaske-tørremaskiner



WTF 130 WPM NDS

M.-nr. 10584540
Pris: 17.695,00



WTH 120 WPM NDS

M.-nr. 10584570
Pris: 20.595,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 7 kg Vask / 4 kg Tør
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Ja, forberedt til WifiConn@ct
Komfort	PowerWash, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Årligt forbrug	Vask: 0,93 kWh – Vask & tør: 4,48 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 7 kg Vask / 4 kg Tør
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele@home	Ja, forberedt til WifiConn@ct
Komfort	PowerWash, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Årligt forbrug	Vask: 0,93 kWh – Vask & tør: 4,48 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WTZH 730 WPM NDS

M.-nr. 10584560
Pris: 24.495,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg Vask / 5 kg Tør
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	PowerWash, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Årligt forbrug	Vask: 1,10 kWh – Vask & tør: 5,36 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

NYHED

ULTRAPHASE SENSITIVE

Få et halvt års forbrug af Miele UltraPhase 1 & 2 med i købet.

Vælg mellem Classic og den nye svanemærkede variant: Sensitive.



Køb en Miele W1-vaskemaskine med TwinDos, og få et halvt årsforbrug af Miele flydende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 4 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2 til en værdi af kr. 770,-

Det første sæt ligger allerede i maskinen, når du køber vaskemaskinen.

TØRRETUMBLERE

*PERFECTDRY-FUNKTION

Det patenterede ***PerfectDry**-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. **PerfectDry**-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørreprocessen. Giver op til 12 % tidsbesparelse og op til 12 % strømbesparelse.

KONDENSERINGSEFFEKTIVITET

Med en Miele varmepumpetumbler opnår du en kondenserings-effektivitet, der er 50 % bedre end den bedste rating A. Dette betyder, at en Miele varmepumpetumbler praktisk talt ikke afgiver fugt til indeklimaet og derved kan opstilles på helt ned til 2 m².

STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluften.

Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

ECOFEEEDBACK

Før programstart kan du aflæse det forventede energiforbrug, og efter programslut vises det præcise forbrug, som vil afhænge af vasketøjets sammensætning og tørhedsgrad. Desuden får du besked om tilsmudsningsgraden af fnugfiltret, som bør holdes rent.



SPECIALPROGRAMMER

Miele tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj – uanset materiale. Du finder en lang række specialprogrammer, der sikrer den helt korrekte behandling af dit dyrebare tøj. Tør Kashmir-uld, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, og opnå et perfekt resultat ved den mest nænsomme behandling.

VARMEPUMPETUMBLERE

Varmepumpeteknologien genbruger den en gang opnåede varme igen og igen. Det gør Miele varmpumpetumblere særdeles billige i anvendelse – op til **60 % mere energibesparende** end almindelige kondensstørretumblere. Miele varmpumpetumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne. Det resulterer i et bedre indeklima.



* NY SOFTCARE-TROMLE

Miele tørretumblere med en kapacitet på **helt op til 9 kg** kan opfylde enhver husholdnings behov, og selv store stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et sengetæppe kan uden problemer tørres i din Miele tørretumbler.

* FRAGRANCEDOS

Miele **duftflakoner** tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet tørres. Vælg mellem 6 forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger.

* EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.

TØRRETUMBLERE

miele.dk – læs meget mere om Miele tørretumblere



TEB 145 WP

M.-nr. 11390860
Pris: 8.195,00



Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-7 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED Tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid	Dør kan vendes	Nej - Hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	208 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TED 445 WP

M.-nr. 11390910
Pris: 8.695,00



Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-8 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED Tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - Hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TEF 645 WP

M.-nr. 11392490
Pris: 9.795,00



Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-8 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED Tromlebelysning, ProfiEco motor, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - Transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TEJ 665 XL WP

M.-nr. 11392540
Pris: 13.695,00



Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED Tromlebelysning, ProfiEco motor, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - Transparent luge
		Lydniveau	64 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)




TCR 870 XL WP

M.-nr. 10998940
Pris: 18.995,00




Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	M Touch display - skråt panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED Tromlebelysning, ProfiEco motor, SteamFinish, FragranceDos2, EcoFeedback, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - Transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TWR 860 XL WP 
 M.-nr. 10998950
Pris: 19.195,00



TWV 680 XL WP 
 M.-nr. 10998960
Pris: 21.995,00

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	M Touch display - 5 grader panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning Tørreguide, ProfiEco motor SteamFinish, FragranceDos2 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoFeedback	Dør kan vendes	Ja - Transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	M Touch display - 5 grader panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning Tørreguide, ProfiEco motor SteamFinish, FragranceDos2 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoFeedback	Dør kan vendes	Ja - Transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	174 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



BETJENINGSKONCEPTER



M TOUCH – MAKSIMAL ELEGANCE MED HØJESTE KOMFORT

Med det innovative touch display opfyldes alle krav til æstetik og komfort: Du styrer dit produkt hurtigt og intuitivt via direkte tryk eller swipe på displayet. Mange funktioner kan vælges med et enkelt tryk, og tekst og symboler kan altid ses. Som noget nyt kan displayets farve indstilles til en lysere tone – perfekt til hvide produkter.



M TOUCH S – OVERSKUELIGT OG FUNKTIONELT

Vores kendte M Touch-teknologi tilbydes også med den samme funktionalitet i et mere smalt display-design.



DIRECTSENSOR – DIREKTE VALG PLUS ET 4-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



DIRECTSENSOR S – DIREKTE VALG PLUS 1-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



EASYCONTROL

Her foretages betjeningen hurtigt og komfortabelt via to forsænkbare knapper og et display med statusinformationer som fx temperatur- og tidsindstillinger.



OVNE

EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Prøv Miele **Klimaprogram** med dampskud, og nyd et mørt og saftigt stykke kød med appetitligt brunet og sprød skorpe, eller lav brød, som var det friskbagt fra bageren.

Med programmet **langtidsstegning**, hvor kødet steges skånsomt ved lav temperatur i lang tid, kan du glæde dig til et særdeles mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommes frites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums klima.

*FOODVIEW

Se ind i ovnrummet via **Miele@home**-appen og følg med i tilberedningen fra haven, fitness centret, arbejdet, eller hvor du end befinder dig.

Hvert minut tager **HD-kameraet** i ovnrummets loft et billede af din ret. I appen kan du se billedet og på baggrund heraf nemt tilpasse indstillingerne på ovnen, så du opnår det perfekte resultat.



MIELE MADKURSER

Ved af køb af en Miele H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele madkursus for 2 pers. (værdi kr. 700,00). Læs mere på miele.dk.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

STRESSFRI TILBEREDNING

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet? Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen.

Med ***TasteControl** åbner ovnlågen automatisk en smule efter endt tilberedningsproces, og ventilationen startes, så ovnrummet hurtigt køles ned.

***Varmholdning** – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage din mad ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.

NEM RENGØRING

***PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev maksimal rengøringsvenlighed med **Pyrolyse** og ***PyroFit**. **Pyrolyse** er automatisk selvrens af ovnen ved meget høje temperaturer. Samtlige madrester reduceres til aske, som du let kan fjerne med en våd klud. Tilbehør med **PyroFit** tåler de høje temperaturer, så du kan lade det sidde i ovnen under processen.

Oplev flotte, blanke stålfronter med Miele **CleanSteel**, der gør alle Miele ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Alle Miele ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre.

MOTIONREACT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.



H 2267-1 B
76 l ovnrums, 30-250 °C,
halogenspot
M.-nr. 11129710
Pris: 7.195,00

EASY CONTROL, PERFECT CLEAN, FLEXI CLIP

Nyhed



H 2267-1 BP
76 l ovnrums, 30-250 °C,
halogenspot
M.-nr. 11129720
Pris: 9.995,00

EASY CONTROL, PYROLYSE, FLEXI CLIP

Nyhed

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	8
Nem rengøring	PerfectClean, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	–
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	–
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



H 2860 BP
76 l ovnrums, 30-250 °C,
halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11129810
Pris: 10.895,00

EASY CONTROL, PYROLYSE, FLEXI CLIP

Nyhed



H 7260 BP
76 l ovnrums, 30-300 °C,
halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11130080
Pris: 12.395,00

DIRECT SENSOR S, PYROLYSE, FLEXI CLIP

Nyhed

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	–
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk


Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmingsformer	10
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-sideribber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatik-programmer	Sikkerhed	Børnesikring, kølig front
		Netværk	–
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



H 7264 BP
76 l ovnrums, 30-300 °C,
halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11130120
M.-nr. Brillanthvid 11130090
M.-nr. Obsidiansort 11130100
Pris: 15.695,00
Pris: 16.695,00
Pris: 16.695,00

DIRECT SENSOR S, PYROLYSE, FLEXI CLIP, KLIMA PROGRAM

Nyhed



H 7464 BP
76 l ovnrums, 30-300 °C,
LED-spot, SoftOpen/SoftClose,
Udnyttelse af restvarme
M.-nr. CleanSteel 11130210
M.-nr. Brillanthvid 11130180
M.-nr. Obsidiansort 11130190
Pris: 19.495,00
Pris: 20.495,00
Pris: 20.495,00

DIRECT SENSOR, PYROLYSE & PYROFIT, FLEXI CLIP, KLIMA PROGRAM, TASTE CONTROL, STEGETERMOMETER

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmingsformer	12
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-sideribber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatik-programmer, Klimaprogram	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	16
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatik-programmer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit



Nyhed









H 7660 BP

76 l ovnrums, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Udnyttelse af restvarme
M.-nr. 11130280
Pris: 23.795,00



Nyhed










H 7860 BP


76 l ovnrums, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Udnyttelse af restvarme
M.-nr. 11130360
Pris: 31.495,00


Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele@home, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit



Nyhed







H 7890 BP

848 mm bred, 90 l ovnrums, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme
M.-nr. 11130430
Pris: 62.495,00

Nem betjening	M Touch (skråtstillet)	Opvarmingsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele@home, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit



DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

EKSTRAORDINÆRE OG SUNDE MADOPLEVELSER

Med tilberedning med damp får du sunde, møre og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer og mineraler samt råvarernes farver og bid.

Med **sous-vide** tilberedes vakuumpakket mad ved konstante, lave temperaturer. Resultatet er smagsintensivt og ensartet tilberedt mad. Miele ovne med dampfunktion er særligt velegnede til sous-vide, idet

***DualSteam** sikrer en hurtig og ensartet dampfordeling i hele ovnrummet – selv ved lave temperaturer. Dét giver præcision og fuld kontrol over tilberedningsprocessen og perfekte resultater.

MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile appen og følg med i valgte programmer og resterende tid(er). Tilpas temperaturen eller brug timer-funktionen via appen.

HURTIG OG NEM MAD – OG MINDRE MADSPILD

Med Miele's ***Mix & Match**-funktion bliver det nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid. I Miele@mobile-appen kan du ud fra en lang liste af fødevarer udvælge og kombinere op til tre forskellige råvarer, som du ønsker at bruge i din ret. Læg alle fødevarerne på en tallerken eller en bageplade, og stil det i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er færdig på under en halv time – slut med at være opmærksom på forskellige tilberedningstider og temperaturer. Appen sender automatisk programindstillingerne til din ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen.

Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration i app'en og undgå en ekstra tur i supermarkedet. Nemmere bliver det ikke!

MIELE MADKURSER

Ved af køb af en Miele H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele madkursus for 2 pers. (værdi kr. 700,00). Læs mere på miele.dk.

3-I-1 PRODUKT

Med **dampovne med ovnfunktion** (DGC) eller en **dampovne med mikrobølger** (DGM) får du tre ovne i én. En dampovn, en almindelig ovn eller en mikrobølgeovn, og en kombination – tilberedning med damp og en anden opvarmningsform samtidig. Tilbered fx mad med damp og mikrobølger på én gang, og udnyt fordelene ved skånsom og alligevel hurtig tilberedning.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmer. For endnu nemmere betjening af din ovn.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen, eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

Dampovne med ovnfunktion med **DirectWaterPlus** tilsluttes dit fastevandtiløb- og afløb, så du hverken skal fylde vandbeholderen eller tømme kondensbeholderen.

Lækre retter på ingen tid: **Mix & Match** giver dig inspiration og mulighed for at tilberede forskellige fødevarer på en tallerken eller en bageplade på samme tid. Sæt det hele i ovnen på én gang og nyd en dejlig middag efter ca. 30 min. Perfekt til hverdagen.

GARANTI FOR SUCCES


Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnene beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad tryk tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.



NEM RENGØRING

Oplev flotte, blanke stålfionter med Miele CleanSteel. Alle Miele ovne i stål har CleanSteel, der gør overfladen betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Med **PerfectClean**-overfladen bliver rengøringen endnu nemmere, og du kan endda spare bagepapiret til fx bagepladen. Fastbrændte madrester fjernes blot med opvaskebørste og evt. et mildt opvaskemiddel. PerfectClean-emalet er yderst slidstærkt. Du kan sågar skære brødet eller pizza'en direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Alle Miele ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre. Alle Miele dampovne har en række rengøringsprogrammer fx til **automatisk afkalkning**.




DG 2840

40-100 °C,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137810
Pris: 9.495,00

- EASY SENSOR
- 40 l
- OUTDOOR RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- AUTOMATIK PROGRAMMER

Nyhed



DG 7240


40-100 °C,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137870
Pris: 11.895,00

- DIRECT SENSOR S
- 40 l
- OUTDOOR RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- AUTOMATIK PROGRAMMER

Nyhed

Nem betjening	EasySensor	Special-anvendelser	-
Opvarmnings-former	5	Sikkerhed	-
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	-

Nem betjening	DirectSensor S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokolade-smeltning m.m.
Opvarmnings-former	6	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	Miele@home



DG 7440

40-100 °C, 2 LED-spots,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11137910
Pris: 15.695,00
M.-nr. Brillanthvid 11137880
Pris: 16.695,00
M.-nr. Obsidiansort 11137890
Pris: 16.695,00

- DIRECT SENSOR
- 40 l
- OUTDOOR RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- SOUS VIDE
- AUTOMATIK PROGRAMMER

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokolade-smeltning m.m.
Opvarmnings-former	8	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning, Sous-vide	Netværk	Miele@home

Ved køb af Miele dampovne medfølger:

- 2 fadde med huller i rustfrit stål
- 1 fad uden huller i rustfrit stål
- 1 bage-/stegerist
- 1 opsamlingsfad
- Gavebevis til kogebøgerne
“Tilberedning i dampovn” og “Sous-vide”





DGC 7440 XL

45 niche
 M.-nr. Cleansteel 11138470
Pris: 23.295,00
 M.-nr. Brillanthvid 11138440
Pris: 24.295,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138450
Pris: 24.295,00

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatisk programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



DGC 7640 XL

45 niche
 M.-nr. 11138870
Pris: 29.995,00

Nyhed

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatisk programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer



DGC 7840 XL

45 niche
 M.-nr. 11138950
Pris: 34.695,00

Nyhed

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatisk programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



DGC 7845 XL

DirectWater Plus, 45 niche
 M.-nr. 11138990
Pris: 36.695,00

Nyhed

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Fast vandtil-/afløb	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatisk programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



DGC 7460 XXL

60 niche
 M.-nr. Cleansteel 11138740
Pris: 32.895,00
 M.-nr. Brillanthvid 11138510
Pris: 33.895,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138680
Pris: 33.895,00

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



DGC 7660 XXL

60 niche
 M.-nr. 11138910
Pris: 39.495,00

Nyhed

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer



DGC 7860 XXL

60 niche
 M.-nr. 11139040
Pris: 43.995,00

Nyhed

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



DGC 7865 XXL

DirectWater Plus, 60 niche
 M.-nr. 11107330
Pris: 45.995,00

Nyhed

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Fast vandtil-/aflob	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



Ved køb af Miele dampovne med ovnfunktion medfølger:

- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 bage-/stegerist med PerfectClean
- 1-2 fad(e) med huller i rustfrit stål (afhænger af model)
- 1 fad uden huller i rustfrit stål
- 1 sæt FlexiClip-udtræk med PerfectClean (afhænger af model)
- Gavebevis til kogebøgerne "Bagning, stegning, dampning" og "Sous-vide"

DAMPOVNE MED MIKROBØLGER



DGM 7440
 2 LED-spots, SoftOpen
 M.-nr. CleanSteel 11138050
Pris: 19.495,00
 M.-nr. Brillanthvid 11137990
Pris: 20.495,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138000
Pris: 20.495,00



DGM 7640
 2 LED-spots, SoftOpen
 M.-nr. 11138110
Pris: 28.995,00

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Nem betjening	M Touch S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



DGM 7840
 2 LED-spots, SoftOpen
 M.-nr. 11138220
Pris: 34.695,00

Nem betjening	M Touch	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Ved køb af Miele dampovne med mikrobølger medfølger:

- 2 fade med huller i rustfrit stål
- 1-2 fad(e) uden huller i rustfrit stål (afhænger af model)
- 1 bage-/stegerist
- 1 glasbradepande
- Gavebevis til kogeboøgerne "Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"



MIKROBØLGEOVNE OG KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER



MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile appen og følg med i valgte programmer og resterende tid(er). På kompaktovne med mikrobølger kan du tilpasse temperaturen eller bruge timer-funktionen via appen.

EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Med **langtidstegning** steges kødet skånsomt ved lav temperatur i lang tid. Derved begynder kødsaften at cirkulere og fordeler sig jævnt helt ud i de yderste lag. Resultatet er et meget mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en specielt sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommestruer eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet eller slukkes alarmer.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen, eller se ind i ovnrummet, så er MotionReact det rigtige for dig.

Med funktionerne **QuickStart** og **Popcorn** kan du blot ved ét tryk aktivere mikrobølger ved maks. effekt eller tilberede perfekte popcorn til en hyggelig aften.

NEM RENGØRING

* **PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev flotte, blanke stålfronter med Miele **CleanSteel**, der gør alle Miele ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk.

Alle Miele ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, der er særdeles nem at rengøre.


ALSIDIG OG TIDSBESPARENDE

Vælg en kompaktovn med mikrobølger og få to ovne i én – en konventionel ovn og en mikrobølgeovn, og udnyt mulighederne for at kombinere traditionelle opvarmningsformer med mikrobølger. Spar op til 30 % tid sammenlignet med tilberedning uden mikrobølger.

Miele kompaktovne med mikrobølger sikrer at selv ved tilberedning med mikrobølger, tilberedes maden mere skånsomt. Du vil derfor opleve bedre resultater end ved brug af konventionelle mikrobølgeovne.

MIKROBØLGEOVNE

miele.dk – læs meget mere om Miele mikrobølgeovne



M 7240

Mikrobølgeovn, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11100590
Pris: 9.995,00

- DIRECT SENSOR S
- 46 l
- 900W
- LED LIGHTING
- AUTOMATIK PROGRAMMER
- POPCORN

Nyhed



M 7244

Mikrobølgeovn, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11100630
Pris: 11.895,00
M.-nr. Brillanthevid 11100600
Pris: 12.895,00
M.-nr. Obsidiansort 11100610
Pris: 12.895,00

- DIRECT SENSOR S
- 46 l
- 900W
- LED LIGHTING
- AUTOMATIK PROGRAMMER
- QUARTZ GRILL
- POPCORN

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	35 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	-
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	45 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (1.500 W)
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm





H 7240 BM

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11129860
Pris: 14.295,00
 M.-nr. Brillanthevid 11129830
Pris: 15.295,00
 M.-nr. Obsidiansort 11129840
Pris: 15.295,00



H 7440 BM

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11129910
Pris: 17.595,00
 M.-nr. Brillanthevid 11129880
Pris: 18.595,00
 M.-nr. Obsidiansort 11129890
Pris: 18.595,00

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmningsformer	12
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	–
		Sikkerhed	Børnesikring
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	–

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	13
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	–



H 7640 BM

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. 11129980
Pris: 20.495,00



H 7840 BM

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. 11130020
Pris: 24.295,00

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer



ESPRESSOMASKINER



MIELE@HOME

Betjen din espressomaskine fra afstand. Med Miele@mobile-appen kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand eller tømme afdrypningsbakken.

Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen.

CVA 7845 er vinder af
reddot design award 2019 og
IF product design award 2019



reddot design award
winner 2019

ÉT TRYK

Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for **DoubleShot**, og nyd en fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på **OneTouch for Two**, og nyd en drik i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med **kandefunktionen**.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Med **MotionReact** kan du interagere med din espressomaskine ved hjælp af dine bevægelser. En bevægelses-sensor på espressomaskinen registrerer, når du nærmer dig, og afhængig af indstillinger tændes lyset og displayet på espressomaskinen. Du behøver ikke trykke på on-tasten.

Forskellige situationer, forskellige behov. Vælg mellem fire performance-modes: ***ECO-mode** sikrer optimal kaffenydelse med mindst mulig energiforbrug. ***Barista-mode** er perfekt til espresso- og kaffebrygning. Mens ***Latte-mode** er til dig, der foretrækker drikke med mælk. Eller vælg ***Party-mode**, når du vil brygge mange drikke inden for kort tid.

Espressomaskiner med **DirectWater** kan tilsluttes fast vandinstallation, så du ikke skal fylde vandbeholderen manuelt.

EKSTRAORDINÆR SMAGSOPLEVELSE

Vælg mellem et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, eller nyd en smagfuld kop te med den optimale temperatur. Uanset om du er den kræsne kaffenyder eller den krævende tedrikker, vil du kunne nyde den perfekte smagsoplevelse.

Med ***CoffeeSelect** får du tre forskellige kaffebønnebeholdere, så du kan matche forskellige typer af kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter og dermed perfektionere din kaffeoplevelse.

AromaticSystemFresh sikrer, at kafferester fra tidligere brygninger ikke blandes i din drik. Optimal smag, færre bitterstoffer og høj hygiejne.

TILPASSET DIG

På en Miele espressomaskine kan du tilpasse alle parametre. Indstil fx forbrygning, mælegrad af kaffebønner (finere/grovere), mængden af mælede kaffebønner, vandmængden og -temperaturen. Med Miele får du altid din drik, som du allerbedst kan lide den. Når du har fundet din perfekte drik, kan du gemme den under din **brugerprofil**.

Har du favoritdrikke, som du vælger igen og igen. Med **MyMiele** kan du lave en genvej til dine mest benyttede drikke. Vælg hurtigt og nemt din foretrukne drik.

NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med ***AutoDescalc** og ***AutoClean** har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.

***CupSensor** registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med **ComfortClean** kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.

CVA 7840
 M.-nr. 11165900
Pris: 30.295,00

Nyhed

- M TOUCH
- AROMATIC SYSTEM FRESH
- CUP SENSOR
- ONE TOUCH FOR TWO
- COFFEE SELECT
- AUTO CLEAN
- AUTO DESCAL

CVA 7845
 M.-nr. 11166010
Pris: 32.295,00

Nyhed

- M TOUCH
- AROMATIC SYSTEM FRESH
- CUP SENSOR
- ONE TOUCH FOR TWO
- DIRECT WATER
- COFFEE SELECT
- AUTO CLEAN
- AUTO DESCAL

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler, MyMiele
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	•	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler, MyMiele
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean





KOGEPLADER

MAKSIMAL FLEKSIBILITET

***PowerFlex**-kogezone er tre kogezone i én. Plads til to mindre gryder, en meget stor pastagryde eller et stegefad. Oplev maksimal fleksibilitet og frihed med Miele **Full surface**-kogeplader, hvor kogepladen ikke er inddelt i forudbestemte kogezone. Stil kogegrejet, hvor du vil.

Nyd enestående komfort med **SilentMove**, hvor du lydløst kan flytte dit kogegrej rundt på kogepladen.

INTUITIV BETJENING

Med en Miele kogeplade er du altid sikker på, at kogepladen reagerer prompte. Uanset om du har kolde eller våde fingre, fungerer kogepladen optimalt og hurtigt. Du kan endda indstille kogepladens reaktionshastighed, så den passer til netop dit temperament.

SmartSelect betjeningen gør det ekstra nemt og intuitivt at vælge effektrin og indstille minuter. For hver enkelt kogezone, der er aktiveret ved at placere kogegrej på kogepladen, vises en talrække. Timeren kan let indstilles med det trecifrede display.

UNIK BRUGERKOMFORT

Hurtig og nem betjening af din kogeplade – med Miele **automatiske grydere registrering** stiller du blot dit kogegrej på kogepladen, så vises talrækken for den specifikke kogezone automatisk.

Med den **intelligente grydere registrering** kan du flytte kogegrejet til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige position følger automatisk med!

Ring telefonen, eller kalder børnene? Tryk på **Stop&Go**, der reducerer varmeeffekten for alle tændte kogezone. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og kogepladen aktiverer automatisk det oprindeligt indstillede varmetrin for hver zone.

Spildte du? Tryk på **Lock&Wipe**, og bloker betjeningen af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som indstillet, imens kan du tørre din kogeplade af i ro og mag.

* FINDES KUN HOS MIELE

HURTIG OG KRAFTFULD

Oplev hurtigste opvarmning med Miele ***TwinBooster-teknologi**. Med en boostereffekt på op til 7,3 kW kan du lynhurtigt bringe vand i kog. Vupti, så er der mad!



CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emfanget automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emfang og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke, tilpasser emfanget sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

STRESSFRI TILBEREDNING OG PERFEKTE RESULTATER


Nu behøver du ikke længere justere varmetrin eller bekymre dig om, hvorvidt maden er ved at brænde på. ***TempControl-**zonen har tre trin, der holder en konstant temperatur, som du vælger. Nyd at lave bearnaise fra bunden – i ro og mag.

Hold maden klar til servering med funktionen **varmholdning**. **Varmholdning Plus** er desuden velegnet til opvarmning af mad eller til smeltning af chokolade.

Gaskogeplader og wokkøkken hører tæt sammen. Miele **Dual-wokbrænder** er forsynet med to separate flammekredse og den høje ydeevne, der kræves for at opnå perfekte wokresultater.

KANTER PÅ KOGEPLADER

miele.dk – læs meget mere om Miele kogeplader



Bred flad ramme i rustfrit stål



Høj ramme i rustfrit stål



Uden ramme – til
planforsækning



Uden stålramme, **afrundede
kanter** – monteret ovenpå



Uden stålramme, **afrundede
kanter** – planforsænket





KM 7465 FL

M.-nr. 11144740

Pris: 11.295,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7465 FR, KM 7465 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7465 FL	Con- venience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	Comfort- Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7465 FR: 626x526 mm KM 7465 FL: 620x520 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾



KM 7564 FL

M.-nr. 11144780

Pris: 12.295,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7564 FR, KM 7564 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7564 FL	Con- venience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7564 FR: 626x526 mm KM 7564 FL: 620x520 mm ¹⁾²⁾
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾



KM 7667 FL

M.-nr. 11144910

Pris: 15.995,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 Full surface (gryder max. Ø 35 cm)
På bordplade	KM 7667 FR, KM 7667 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7667 FL	Con- venience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7667 FR: 626x526 mm KM 7667 FL: 620x520 mm ¹⁾²⁾
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾



KM 7575 FL

M.-nr. 11144800

Pris: 16.995,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	6 PowerFlex
På bordplade	KM 7575 FR, KM 7575 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan- forsænket	KM 7575 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7575 FR: 806x526 mm KM 7575 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾



KM 7677 FL

M.-nr. 11144940

Pris: 18.795,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	4 Full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7677 FR, KM 7677 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan- forsænket	KM 7677 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7677 FR: 806x526 mm KM 7677 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾



KM 6629-1/KM 6639-1

M.-nr. KM 6629-1 10771730

Pris: 19.895,00

M.-nr. KM 6639-1 10771740

Pris: 19.895,00

Ramme	KM 6629-1: Stål, bred, KM 6639-1: Ingen	Kogezoner	1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	KM 6629-1	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan- forsænket	KM 6639-1	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 6629-1: 764x504 mm KM 6639-1: 752x492 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	KM 6629-1: 750x490 mm KM 6639-1: 730x470 mm ³⁾

¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7000 FL. ³⁾ Ved planforsækning: Indvendige udskæringsmål.











KM 7678 FR/FL
 M.-nr. KM 7678 FR 11144960
Pris: 20.695,00
 M.-nr. KM 7678 FL 11144980
Pris: 20.695,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezone	6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7678 FR, KM 7678 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7678 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7678 FR: 806x526 mm KM 7678 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾











KM 7697 FR/FL
 M.-nr. KM 7697 FR 11144990
Pris: 23.595,00
 M.-nr. KM 7697 FL 11145000
Pris: 23.595,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezone	6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7697 FR, KM 7697 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7697 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7697 FR: 942x526 mm KM 7697 FL: 936x520 mm ¹⁾
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾











KM 7878 FL
 Grafitstort glas
 M.-nr. 11145010
Pris: 23.595,00

Ramme	-	Kogezone	6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface, SilentMove	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾










KM 7897 FL
 Grafitstort glas
 M.-nr. 11145020
Pris: 26.395,00

Ramme	-	Kogezone	6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface, SilentMove	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾











KM 6879-1
 Grafitstort glas
 M.-nr. 10771840
Pris: 26.395,00

Ramme	Ingen	Kogezone	1 TempControl, 2 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	-	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	928 x 512 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	906 x 490 mm ³⁾



¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7000 FL. ³⁾ Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.

2-I-1 INDUKTIONSKOGEPLADE MED INTEGRERET BORDEMFANG



KMDA 7633 FR / KMDA 7633 FL

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7633 FR 11388400

Pris: 29.195,00

M.-nr. KMDA 7633 FL 11388410

Pris: 29.195,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	•
På bordplade	KMDA 7633 FR, KMDA 7633 FL	Recirkulation	•
Planforsænkning	KMDA 7633 FL	Effektivitetsklasse	A (570 m ³ /t, Booster-trin)
Nem betjening	SmartSelect	Fedtfiltreringsklasse	A (95,1 %)
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Energiklasse / ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / •
Kogezoner	4 PowerFlex	Lydniveau	69 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe	Produktmål (BxD)	KMDA 7774-1 FR: 806x526 mm KMDA 7774-1 FL: 800x520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ⁴⁾

i Se tilbehør, fladkanaler m.m. på side 51

⁴⁾ Indvendige udskæringsmål



EMHÆTTER

EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING

Som de eneste er Miele emhætter kåret af Forbrugerrådet TÆNK til "Bedst i test". Miele emhætter opnår de bedste klassificeringer for bl.a. udsugningseffekt og fedtfiltrering. Fedt og em fanges effektivt, så du bevarer et optimalt indeklima og skal bekymre dig mindre om rengøring.

Alle Miele emhætter er udstyret med det yderst effektive ***10-lags metalfedfilter**, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er i lavet i rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

***CleanCover** gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snavset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, der er nem at tørre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller **filterindikatoren** dig, når fedtfilteret og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emfanget automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emfang og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke, tilpasser emfanget automatisk sugestyrken til det, der sker på kogepladen.


MIELE@HOME

Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilteret, eller betjen lyset via Miele@mobile-appen.

DESIGN OG KVALITET

Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele emhætten til blikfanget i dit køkken. Mens du koncentrerer dig om din kogekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring.

Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.



DA 2668 (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10880040
Pris: 13.295,00

- A+
- 10x FILTER
- LED LIGHTING
- CON@CTIVITY 3.0
- MOBILE CONTROL
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (585 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 584 x 297 mm



DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880110
Pris: 16.995,00
M.-nr. ekstern motor 11392240
Pris: 16.595,00

- A+
- 10x FILTER
- LED LIGHTING
- CON@CTIVITY 3.0
- MOBILE CONTROL
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm



DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880070
Pris: 16.995,00
M.-nr. ekstern motor 11392250
Pris: 16.595,00

- A+
- 10x FILTER
- LED LIGHTING
- CON@CTIVITY 3.0
- MOBILE CONTROL
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR

Type	Indsatsemhætte til overskab, Brillanthvid	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm



DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Med intern motor, ledning i wires
M.-nr. 11214420
Pris: 33.195,00

- A+
- 10x FILTER
- LED LIGHTING
- CON@CTIVITY 3.0
- MOBILE CONTROL
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR

Type	Frithængende, brillanthvid	Lydniveau	65 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	–	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (615 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (28 kWh/år) / •	Produktmål	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø700 mm



Se tilbehør til emhætter fra side 47



Nyhed



**DA 7378
D Aura 4.0 Ambient**

Med intern motor, ledning i wires, HumidityBalance, MyAmbientLight, Ambient-Fragrance, emhættens vinger bredes automatisk ud, når emhætten er i brug
M.-nr. intern motor 11408960
Pris: 47.295,00



Type	Frithængende, Brillanthvid	Lydniveau	66 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	-	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A+ (600 m3/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home*
Energiklasse / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø500 mm

* Betjenes via Miele@mobile-appen eller Con@ctivity (dog findes taster til tænd/sluk og valg af effektrin bag fedtfilter - hvis netværksforbindelsen fejler)

★ **FINDES KUN HOS MIELE**

* **HUMIDITYBALANCE**

Opnå et optimalt og sundt indeklima med ***HumidityBalance** – affugtningsfilteret absorberer fugten i luftstrømmen og affugter luften, inden luften sendes tilbage i køkkenet.

Den intelligente sensor måler konstant luftfugtigheden i rummet. Er luftfugtigheden under det anbefalede niveau, frigiver emhætten den nødvendige mængde fugt fra affugtningsfilteret ud i køkkenet.

MYAMBIENTLIGHT

Vælg mellem 6 forskellige farver lys i Miele@mobile-appen, eller brug lysdæmperfunktionen i appen.

* **AMBIENTFRAGRANCE**

Indsæt en duftflakon i emhætten, og nyd altid at have en dejlig duft i køkkenet. Vælg mellem 3 duftvarianter: SummerGarden, FrenchBakery og MintyFields.

OPVASKEMASKINER

VERDENSNYHED!

Fulldautomatisk dosering med **AutoDos** og den integrerede **PowerDisk**.

Miele opvaskemaskiner og Miele PowerDisk med alt-i-1-opvaskepulver er præcist udviklet og tilpasset til hinanden.

UOVERTRUFNE RESULTATER*

PowerDisk-pulveret doseres optimalt ift. det valgte program – med præcist tilpasset mængde og på det ideelle tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere flere gange under programmet, og vælges programmet Automatic, måler en sensor tilsmudsningen og doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste opvaske- og tørreresultater!



EKSTRAORDINÆR FRIHED

*Slut med at fylde opvaskemiddel på maskinen ved hver opvask. En PowerDisk holder ca. til 1 måneds forbrug**.*

*Med Miele PowerDisk er der altid opvaskemiddel på maskinen, og via **Miele@mobile**-appen kan du nemt starte opvaskemaskinen fra afstand.*

*Oplev maksimal convenience med **AutoStart**: Indtast dine ønskede programmer og tidspunkter én gang i ugeplaneren – opvaskemaskinen starter fuldstændig automatisk, indtil du fjerner de valgte programmer fra listen igen.*

*Takket være **ShopConn@ct** skal du ikke længere huske at købe opvaskemiddel. Appen kan indstilles til, at den automatisk bestiller et ønsket antal PowerDisk hjem til dig, når opvaskemaskinen og appen registrerer, at du er ved at løbe tør for PowerDisk. Nemmere bliver det ikke.*

* Du kan stadig altid vælge at bruge andre opvaskepulvere eller -tabs.

** En PowerDisk rækker til gennemsnitligt 20 opvaske med ECO-program.

OPVASKEMASKINER

MIELE@HOME

Betjen din opvaskemaskine fra afstand.
I Miele@mobile-appen kan du vælge program,
foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Ønsker du et grebsfrit køkken? Med ***Knock2Open** åbner lågen automatisk, når du banker på den, og takket være **AutoClose** hjælper en motorfunktion med at lukke opvaskemaskinens dør automatisk og forsigtigt. Komfortabelt og elegant.

Oplev hurtig, intuitiv og moderne betjening af din opvaskemaskine med Miele's eksklusive M Touch Vi display.



SKÅN MILJØET OG PENGEPUNGEN

Yderst energieffektiv og i bedste energiklasse – **helt ned til 10 % under energiklasse A+++**.
Tilslut opvaskemaskinen til varmt vand, og spar op til 50 % strøm.

EcoFeedback – forud for programstart vises en prognose for energiforbruget.

EcoStart – din intelligente opvaskemaskine starter automatisk, når strømmen er billigst. Med **SmartStart** modtager opvaskemaskinen info om strømtakster direkte fra dit energiforsyningselskab.

Helt ned til **6 l vand pr. opvask** – på trods af, at Miele opvaskemaskiner kun bruger **rent, frisk vand** til opvasken.



"Med Miele's opvaskemaskiner bliver pletfri glaspleje komfortabel og nem. For skånsom opvask af vores glas anbefaler vi altid opvask i Miele opvaskemaskiner. Bedre kan det ikke gøres – heller ikke manuelt."

– Maximilian Riedel

PERFEKTE OG HURTIGE RESULTATER

Miele **Perfect GlassCare** rengør dit glasservice forsigtigt og skånsomt – ingen glaspest, kalkrande el. lign. Selv dine sarte, fine vinglas kan du rengøre i Miele opvaskemaskiner. **Riedel** anbefaler alene Miele opvaskemaskiner til rengøring af deres glas.

Programmet **QuickPowerWash** og Miele opvasketabs er præcist afstemt efter hinanden og udgør et unikt og uovervindeligt team, der giver enestående opvaskeresultater. På blot 58 minutter opnår du perfekte opvaske- og tørreresultater!

Med Miele ***AutoOpen-tørring** bliver alt dit service – selv plastik – helt tørt. Når opvaskeprogrammet er slut, åbner døren på opvaskemaskinen automatisk. Bordpladen beskyttes mod fugt med den specielle luftføring.

Miele – specialist i skånsom glaspleje:

3D-MultiFlex-bakke:

Skånsom og sikker placering af langstilkede, sarte glas i overkurven

FlexCare glas- og kopholdere:

Unik silikonebeskyttelse giver optimal placering af dine glas samt perfekte opvaske- og tørreresultater

***AutoOpen-tørring:**

Skånsom og enestående flotte tørreresultater – uden efterpolering

Skåneprogram:

Optimalt designet program til glaspleje

Miele opvaskemidler:

Perfekt afstemte opvaskemidler med særlig glasbeskyttelsesformel



G 7915 Sci XXL
 Friskvandsopvaskemaskine, skrånstillet panel, M Touch S
 M.-nr. Obsidiansort 11092730
Pris: 23.495,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display, App	Komfort	AutoDos, AutoStart, AutoClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm		

FULDINTEGRERBARE OPVASKEMASKINER, 60 CM



G 7362 SCVi
 Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor
 M.-nr. 11092670
Pris: 14.695,00



G 7367 SCVi XXL
 Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor
 M.-nr. 11092690
Pris: 15.195,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele@home	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele@home	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 4 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm		



G 7595 SCVi K20 XXL
 Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrunds-belyst logo
 M.-nr. 11092720
Pris: 19.295,00




G 7965 SCVi K20 XXL
 Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, M Touch Vi
 M.-nr. 11092740
Pris: 24.495,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm		




Stort udvalg
og fleksibilitet




Forlængerstykke, Fladkanal DFK-L

- Ved pladsmangel (hvor DFK-V ikke kan bruges)
 - Inden montering sættes forlængerstykket DFK-L på fladkanalstykket, fladkanalen monteres, og forlængerstykket DFK-L skubbes over samlingen
- M.-nr. 11051270 **Pris: 275,00**




Fladkanal Adapter DFK-A

- Adapter flad – rund
- M.-nr. 10811430 **Pris: 275,00**




Fladkanalbue DFK-BH 15

- Horizontal bue 15°
- M.-nr. 10811460 **Pris: 225,00**





Fladkanal DFK-R 1000

- Lige stykke
- M.-nr. 10811340 **Pris: 275,00**




Fladkanalbue DFK-BH 90

- Horizontal bue 90°
- M.-nr. 10811390 **Pris: 275,00**




Samlestykke, Fladkanal DFK-V

- Forbinder lige fladkanaldele
- M.-nr. 10811360 **Pris: 150,00**



Fladkanalbue DFK-BV 90

- Vertikal bue 90°
- M.-nr. 10811410 **Pris: 275,00**




Fladkanalbue DFK-BH 45

- Horizontal bue 45°
- M.-nr. 10811450 **Pris: 275,00**

Fladkanal Adapter DFK-A 90

- Adapter flad – rund 90°
- M.-nr. 10811440 **Pris: 275,00**



Fladkanalbue DFK-BVK 90

- Vertikal bue 90°
- M.-nr. 10811470 **Pris: 275,00**



Tætningsbånd DFK-DB

- Til Miele fladkanalsystem DFK
 - Til tætning af overgangene mellem fladkanaldele
 - Farve: Hvid
 - Længde: 10 m
- M.-nr. 10820390 **Pris: 75,00**

**STANDARDSÆT TIL RECIRKULATION
DFKS-U**


Antal	Type	M.-nr.
2	DFK-R1000 2A	M.-nr. 10811340
2	DFK-BV 90 1A	M.-nr. 10811410
1	DFK-BH 90 4A	M.-nr. 10811390
1	DFK-V 3A	M.-nr. 10811360
1	DFK-L	M.-nr. 11051270
1	DFK-DB	M.-nr. 10820390
1	DUU-1000-2	M.-nr. 11207310

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11250350 3.895,00

**STANDARDSÆT TIL FRIT AFTRÆK
DFKS-A**

Antal	Type	M.-nr.
2	DFK-R1000 2B 2C	M.-nr. 10811340
2	DFK-BV 90 1B 1C	M.-nr. 10811410
1	DFK-BH 90 3C	M.-nr. 10811390
1	DFK-A 3B 5C	M.-nr. 10811430
1	DFK-DB	M.-nr. 10820390
1	DMK 150-1 4B 4C	M.-nr. 11258630

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11250360 2.895,00



MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
DA 2668 DA 2698	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 19-1 M.-nr. 9231860 Pris: 525,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00* ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00*	-
DA 7078 D	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	-	DKF 27-R M.-nr. 11160970 Pris: 2.295,00	-	-
DA 7378 D	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	-	DKF 28-R M.-nr. 11347530 Pris: 1.495,00	-	Affugtningsfilter, DAEF 28 M.-nr. 11348050 Pris: 1.125,00 Dufflakoner, se www.miele.dk

*Kun DA 6498 W og DA 2698



Ombygning til recirkulation DUU 1000-2 til bordemfang

Til ombygning af CSDA 7000 og KMDA 7774-1 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Tilslutningsstuds til Miele fladkanaler til højre, venstre og/eller bagud, inkl. 2 studse
- Kombination af flere DUU 1000-2 muligt
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-lugtfiler med aktivt kul
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj

M.-nr. 11207310

Pris: 2.695,00

TILBEHØR TIL ESPRESSOMASKINER

AutoCleaner

Miele AutoCleaner til CVA 78xx.

- Den indbyggede AutoCleaner rengør automatisk og effektivt espressomaskinens bryggeenhed samt mælkerørsystemet efter brug
- Pakken indeholder 4 AutoClean-patroner

M.-nr. 10971410

Pris: 499,00

Afkalkningspatron til CM7

Afkalkningspatron til Miele CM7 fritstående espressomaskine.

- Den indbyggede afkalkningspatron afkalker maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug.
- Den beskytter maskinen mod tilkalkning.
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt. (afhængig af brug).
- Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk hver gang maskinen benyttes.

M.-nr. 10959980

Pris: 499,00

TRYGHED I HELE PRODUKTETS LEVETID.
HURTIG OG PROFESSIONEL
SERVICE!



FÅR DU BEHOV FOR REPARATIONSSERVICE,
KLARER VI DET HURTIGT MED EGEN SERVICEAFDELING.

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne. Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og

denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af produktion.

Miele Kundecenter
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00 og
fredag kl. 8.00 - 15.30 på telefon 4327 1310

FLERE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE MIELE



Miljøvenlig emballage

Pappet, som vi emballerer vores maskiner i, er af 100% genbrugspapir. Hjørnestøtterne er også lavet af genbrugsmateriale og kan, ligesom bølgepappet, genbruges. Og ikke et eneste sundt træ er nogensinde blevet fældet for at skaffe materiale til vores paller – de er nemlig lavet af affaldstræ.

Miljøvenlige produkter

Alle Miele produkter er også meget miljøvenlige, idet op til 95% af f.eks. en vaskemaskine kan genbruges. For at opnå dette mærker vi alle plastikkomponenter. Det letter nemlig arbejdet med sortering og genbrug senere hen. For at opfylde disse krav har vi været nødt til at re-designe alt vores værktøj og maskiner, så de indeholder de internationale forkortelser for forskellige typer af nye polymerer såsom PP for polypropylen og PA for polyamid. På vores fabrikker arbejder over 40 forskellige

sprøjte-støbemaskiner konstant med at lave mere end 400 forskellige dele, som alle kan genbruges på et senere tidspunkt.

Miljøvenligt affald

Hvad angår behandling af affald sætter Miele sig ligeledes i en førerposition. At reducere affaldsmængden er en opgave, der skal ofres stor opmærksomhed. Derfor er Miele i stor udstrækning begyndt at pakke reservedele på en ny måde, som overflødiggør brugen af de ikke genanvendelige styroporchips. Vi benytter en såkaldt "Airpress Pack", som er en pose af nedbrydelig plastik. Posen fyldes med luft for at beskytte reservedelen og lukkes hermetisk. Efter brug lukkes luften ud, så posen næsten intet fylder - og den kan i øvrigt bruges flere gange.

Ovenstående giver kun et lille indblik i, hvad vi gør for at beskytte miljøet. Vi håber alligevel, at det klart viser, at vi tager vores ansvar alvorligt.

Miele A/S

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf. privatkunder 4327 1310

Tlf. forhandlere 4327 1410

Tlf. erhvervs kunder 4327 1510

E-mail info@miele.dk

Website miele.dk



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
Alle priser er vejledende udsalgspriser
i danske kroner inkl. moms.
01.01.2020 Mat.nr. 99001340