

**Miele**



PRIS- OG PRODUKTOVERSIGT  
**MIELE CENTERPARTNER**  
JUNI 2020





**Miele**

Power  
Disk





# MIELE. IMMER BESSER.

Vaskemaskiner	6
Vaske-tørremaskiner	10
Tørretumblere	14
Støvsugere	18
Ovne	20
Dampovne	26
Dampovne med ovnfunktion	31
Dampovne med mikrobølger	33
Mikrobølgeovne	34
Kompaktovne med mikrobølger	37
Espressomaskiner	38
Kogeplader	43
Kogeplader med integreret bordemfang	47
Emhætter	48
Opvaskemaskiner	52
Tilbehør	59

## LANG HOLDBARHED

***I mere end 120 år har vi lovet, at du kan stole på Miele.***

*Som den eneste producent i branchen tester vi vores produkter til en levetid på op til 20 år. Vi kan derfor tilbyde dig enestående pålidelighed og tryghed – og et valg, der er godt for miljøet.*

*Alle produkter er robust konstrueret og består udelukkende af førsteklasses råmaterialer – uden forurenende stoffer. Allerede når produktet udvikles, tænkes produkternes genanvendelighed ind. Der bruges kun materialer, som kan genbruges, og produkterne er bygget, så de nemt kan skilles ad, og de enkelte dele kan genanvendes. Det er effektivt og bæredygtigt.*

*Desuden sørger Miele's serviceteknikere for, at du altid kan forlænge produktets holdbarhed ved reparation. Faktisk leverer Miele reservedele til produkter, der udgik af produktion for helt op til 15 år siden. Også de nye teknologiske muligheder gør, at vi via softwareopdateringer hele tiden kan holde dit produkt opdateret og dermed forlænge levetiden.*

## LAVE FORBRUGSVÆRDIER

*Miele står for innovativ teknologi og enestående resultater med et minimalt energiforbrug. Fra år 2000 til år 2018 har Miele reduceret produkternes energiforbrug drastisk. Eksempelvis er tørretumblernes energiforbrug formindsket med 71%, og vaskemaskinernes energiforbrug med 63%. Samtidig sikrer innovationer som TwinDos (automatisk dosering på vaskemaskiner) og AutoDos (automatisk dosering på opvaskemaskiner), at vi kun forbruger den mængde vaske-/opvaskemiddel, der er nødvendig for at opnå perfekte resultater. Dermed undgås overforbrug af rengøringsmidler.*

***Det er effektivt og bæredygtigt.***

## BÆREDYGTIGHED – EN INTEGRERET DEL AF MIELES DNA

*Omtanke for miljøet og samfundet har i mange årtier været en fundamental del af Miele's identitet. Allerede i 1970 begyndte Miele at registrere miljødata, og i 1990 blev Miele Environmental Office grundlagt. Miele's mission er at være den mest bæredygtige leverandør i industrien med omtanke for alle.*





# VASKEMASKINER

## \*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med **\*PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

## \*TWINDOS

Fulldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan enten vælge at benytte Miele's 2-fasesystem **\*TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte **\*UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

## STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

## \*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.





## SKÅNSOM TØJBEHANDLING

\* **SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



## SINGLEWASH

Perfekt vaskeprogram til dig på farten. Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min., og spar samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at gå på kompromis med vaske kvaliteten. Vælg mellem 7 forskellige **SingleWash**-programmer.

## \*CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye \***Miele-Caps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 5 specialvaskemidler og 2 plejemidler.

## AUTOCLEAN AF SÆBESKUFFEN

**AutoClean**-funktionen bliver aktiveret ved hver vask: Impuls-afskylning af begge kamre under tryk. Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.

# VASKEMASKINER

miele.dk – læs meget mere om Miele-vaskemaskiner



## WCA 030 WCS

M.-nr. 11477760  
Pris: 6.695,00

Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 7 kg.
Betjening	EasyControl display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	50/74 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	175 kWh/10340 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



## WED 125 WCS

M.-nr. 11386410  
Pris: 7.695,00

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	50/74 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	177 kWh/10120 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



## WED 325 WCS

M.-nr. 11387150  
Pris: 8.595,00

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	50/74 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	156 kWh/10120 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



## WEG 665 XL WCS

M.-nr. 11387240  
Pris: 9.895,00

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, Twindos	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	48/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	196 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



## WEI 865 XL WCS

M.-nr. 11387300  
Pris: 12.695,00

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, Twindos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	47/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)




## WCR 870 XL WPS

M.-nr. 10999290  
Pris: 14.395,00


Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg.
Betjening	M-Touch display - skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	TwinDos, PowerWash, CapDosing, SteamCare, Vaskeguide, ProfiEco-motor, LED tromlebelysning, Singlewash, 24t startforvalg/resttid - AddLoad	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)





**WWR 860 XL WPS**   
 M.-nr. 10999320  
**Pris: 14.395,00**



**WWV 980  
 Passion WPS**   
 M.-nr. 10999340  
**Pris: 21.995,00**

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg
Betjening	MTouch display - 5°. Skråt panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, LED tromlebelysning, Udglatning m. damp, SingleWash, Twindos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	47/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 9 kg.
Betjening	M-Touch display - 5°. Skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	TwinDos, PowerWash, CapDosing, SteamCare, Vaskeguide, ProfiEco-motor, LED-tromlebelysning, 3D-vægtsensor, Varmvandstilslutning, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



# VASKE-TØRREMASKINER

## \*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med **\*PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

## \*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan enten vælge at benytte Miele's 2-fasesystem **\*TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte **\*UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

## STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

## \*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve i hele levetiden.





## SKÅNSOM TØJBEHANDLING

\* **SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



## QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele's **QuickPower Wash & Dry** kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

## \* CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye \***Miele-Caps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 5 specialvaskemidler og 2 plejemidler.

# VASKE-TØRREMASKINER

miele.dk – læs meget mere om Miele's vaske-tørremaskiner



**A** **1-7 kg** **WTF 130 WPM NDS**

M.-nr. 10584540  
**Pris: 17.695,00**

POWER WASH 2.0 CAP DOSING  
PLEETECHNICS GUIDE STEAM CARE



**A** **1-7 kg** **WTH 120 WPM NDS**

M.-nr. 10584570  
**Pris: 20.595,00**

TWIN DOS POWER WASH 2.0  
CAP DOSING PLEETECHNICS GUIDE  
STEAM CARE

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 7 kg Vask / 4 kg Tør
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Ja, forberedt til WifiConn@ct
Komfort	PowerWash, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Årligt forbrug	Vask: 0,93 kWh – Vask & tør: 4,48 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 7 kg Vask / 4 kg Tør
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele@home	Ja, forberedt til WifiConn@ct
Komfort	PowerWash, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Årligt forbrug	Vask: 0,93 kWh – Vask & tør: 4,48 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**A** **1-8 kg** **WTZH 730 WPM NDS**

M.-nr. 10584560  
**Pris: 24.495,00**

TWIN DOS POWER WASH 2.0  
CAP DOSING PLEETECHNICS GUIDE  
STEAM CARE

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg Vask / 5 kg Tør
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	PowerWash, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Årligt forbrug	Vask: 1,10 kWh – Vask & tør: 5,36 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



# ULTRAPHASE SENSITIVE

Få et halvt års forbrug af Miele's UltraPhase 1 & 2 med i købet.

Vælg mellem Classic og den nye svanemærkede variant: Sensitive.



Køb en Miele-W1-vaskemaskine med TwinDos, og få et halvt årsforbrug af Miele's flydende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

**Du får 4 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2 til en værdi af kr. 770,-**

Det første sæt ligger allerede i maskinen, når du køber vaskemaskinen.

# TØRRETUMBLERE

## \*PERFECTDRY-FUNKTION

Det patenterede \***PerfectDry**-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. **PerfectDry**-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørreprocessen. Giver op til 12 % tidsbesparelse og op til 12 % strømbesparelse.

## KONDENSERINGSEFFEKTIVITET

Med en Miele-varmepumpe-tumbler opnår du en kondenserings-effektivitet, der er 50 % bedre end den bedste rating A. Dette betyder, at en Miele-varmepumpe-tumbler praktisk talt ikke afgiver fugt til indeklimaet og derved kan opstilles på helt ned til 2 m<sup>2</sup>.

## STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluften.

Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

## ECOFEEEDBACK

Før programstart kan du aflæse det forventede energiforbrug, og efter programslut vises det præcise forbrug, som vil afhænge af vasketøjets sammensætning og tørhedsgrad. Desuden får du besked om tilsmudsningsgraden af fnugfiltret, som bør holdes rent.





## SPECIALPROGRAMMER

Miele-tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj – uanset materiale. Du finder en lang række specialprogrammer, der sikrer den helt korrekte behandling af dit dyrebare tøj. Tør Kashmir-uld, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, og opnå et perfekt resultat ved den mest nænsomme behandling.

## VARMEPUMPETUMBLERE

Varmepumpeteknologien genbruger den en gang opnåede varme igen og igen. Det gør Miele-varmepumpetumblere særdeles billige i anvendelse – op til **60 % mere energibesparende** end almindelige kondensørretumblere. Miele-varmepumpetumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne. Det resulterer i et bedre indeklima.



### \* NY SOFTCARE-TROMLE

Miele-tørretumblere med en kapacitet på **helt op til 9 kg** kan opfylde enhver husholdnings behov, og selv store stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et sengetæppe kan uden problemer tørres i din Miele-tørretumbler.

### \* FRAGRANCEDOS

Mieles **duftflakoner** tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet tørres. Vælg mellem 6 forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger.

### \* EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.

# TØRRETUMBLERE

miele.dk – læs meget mere om Miele-tørretumblere



## TEB 145 WP

M.-nr. 11390860  
Pris: 8.195,00



Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-7 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED Tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid	Dør kan vendes	Nej - Hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	208 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



## TED 445 WP

M.-nr. 11390910  
Pris: 8.695,00



Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-8 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED Tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - Hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



## TEF 645 WP

M.-nr. 11392490  
Pris: 9.795,00



Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-8 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED Tromlebelysning, ProfiEco motor, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - Transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



## TEJ 665 XL WP

M.-nr. 11392540  
Pris: 13.695,00



Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	DirectSensor display - Lige panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED Tromlebelysning, ProfiEco motor, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - Transparent luge
		Lydniveau	64 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)




## TCR 870 XL WP

M.-nr. 10998940  
Pris: 18.995,00




Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	M Touch display - skråt panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED Tromlebelysning, ProfiEco motor, SteamFinish, FragranceDos2, EcoFeedback, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - Transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**TWR 860 XL WP**   
 M.-nr. 10998950  
**Pris: 19.195,00**



**TWV 680 XL WP**   
 M.-nr. 10998960  
**Pris: 21.995,00**

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	M Touch display - 5 grader panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning Tørreguide, ProfiEco motor SteamFinish, FragranceDos2 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoFeedback	Dør kan vendes	Ja - Transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	M Touch display - 5 grader panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning Tørreguide, ProfiEco motor SteamFinish, FragranceDos2 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoFeedback	Dør kan vendes	Ja - Transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	174 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)





# TRIFLEX HX1



## 3-1-1-DESIGN

**Højeste fleksibilitet i enhver situation.** PowerUnit kan både anbringes øverst og nederst på Triflex HX1, så du nemt kan komme ind under sofaen eller støvsuge store flader. PowerUnit kan også bruges alene og er perfekt til hurtig støvsugning af bilsæder eller sofaen. Triflex HX1 tilpasser sig dine behov.



## VORTEX-TEKNOLOGI

**En stærkere støvsuger.** Takket være Vortex-teknologiens aurodynamiske luftføring, opnår du fantastisk rengøring med Miele's Triflex HX1.



## EKSTRA BRED ELEKTROBØRSTE

**En hurtigere støvsuger.** Den ekstra brede elektrobørste rengør en større overflade på kortere tid og tilpasser sig automatisk forskellige gulvbelægninger.



## LI-ION-BATTERI

**Ingen ledning. Intet kompromis.** Takket være de syv effektfulde celler er Li-Ion-batteriet i Triflex HX1 ekstremt kraftigt og pålideligt. Det er udviklet i samarbejde med VARTA-eksperterne inden for batteriteknologi.



reddot design award  
winner 2019

Triflex gør ikke  
bare rent, men er  
også vinder af en  
Reddot Design Award

**TRIFLEX HX1**

M.-nr. 11333350  
**Pris: 4.795,00**

Farve	Grafitgrå	Filter	Hygiejnisk Lifetime-filter
Elektronisk sugestyrkeregulering	Lige så effektiv som en traditionel støvsuger	Lys I mundstykket	Nej
Egenskaber	Innovativ 3-i-1-funktion til optimal fleksibilitet, Udskifteligt li-ion-batteri, Bred elektrobørste Multi XXL - med BrilliantLight til alle gulvbelægninger, Flexibelt ladekoncept - selvstående, Automatisk sugestyrkeregulering - efter underlag	Driftstid MIN-trin PowerUnit solo	60
		Opladningstid i min.	240
		Kapacitet i m <sup>2</sup>	125
		Volt	25,2
		Antal medfølgende batterier	1
	Følger med ved levering	Integreret vægbeslag, Afstøvningsbørste med forlængerstykke med kunststofbørste, Møbelmundestykke XXL SPD 20, Fugemundestykke,	

**TRIFLEX HX1 Runner**

M.-nr. 11456950  
**Pris: 5.895,00**

Farve	Rubinrød	Filter	Hygiejnisk Lifetime-filter
Elektronisk sugestyrkeregulering	Lige så effektiv som en traditionel støvsuger	Lys I mundstykket	Ja
Egenskaber	Innovativ 3-i-1-funktion til optimal fleksibilitet, Udskifteligt li-ion-batteri, Bred elektrobørste Multi XXL - til alle gulvbelægninger, Flexibelt ladekoncept - selvstående, Automatisk sugestyrkeregulering - efter underlag	Driftstid MIN-trin PowerUnit solo	120
		Opladningstid i min.	240
		Kapacitet i m <sup>2</sup>	250
		Volt	25,2
		Antal medfølgende batterier	2
	Følger med ved levering	Integreret vægbeslag, Afstøvningsbørste med forlængerstykke med kunststofbørste, Møbelmundestykke XXL SPD 20, Fugemundestykke,	

**TRIFLEX HX1 PRO**

M.-nr. 11333380  
**Pris: 6.695,00**

Farve	Infinitygrå	Filter	HEPA AirClean Lifetime-filter
Elektronisk sugestyrkeregulering	3-trins skyderegulator	Lys I mundstykket	Ja
Egenskaber	Lige så effektiv som en traditionel støvsuger, Innovativ 3-i-1-funktion til optimal fleksibilitet, Udskifteligt li-ion-batteri, Bred elektrobørste Multi XXL - med BrilliantLight til alle gulvbelægninger, Ledningsfri støvsuger med ekstra Li-ion-batteri og oplader til ultimativ lang driftstid, Flexibelt ladekoncept - selvstående, Automatisk sugestyrkeregulering - efter underlag	Driftstid MIN-trin PowerUnit solo	120
		Opladningstid i min.	240
		Kapacitet i m <sup>2</sup>	250
		Volt	25,2
		Antal medfølgende batterier	2
	Følger med ved levering	Integreret vægbeslag, Afstøvningsbørste med forlængerstykke med kunststofbørste, Møbelmundestykke XXL SPD 20, Fugemundestykke, Batterioplader	

# BETJENINGS- KONCEPTER








### **M TOUCH – MAKSIMAL ELEGANCE MED HØJESTE KOMFORT**

Med det innovative touchdisplay opfyldes alle krav til æstetik og komfort: Du styrer dit produkt hurtigt og intuitivt via direkte tryk eller swipe på displayet. Mange funktioner kan vælges med et enkelt tryk, og tekst og symboler kan altid ses. Som noget nyt kan displayets farve indstilles til en lysere tone – perfekt til hvide produkter.



### **M TOUCH S – OVERSKUELIGT OG FUNKTIONELT**

Vores kendte M Touch-teknologi tilbydes også med den samme funktionalitet i et mere smalt display-design.



### **DIRECTSENSOR – DIREKTE VALG PLUS ET 4-LINJET DISPLAY**

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



### **DIRECTSENSOR S – DIREKTE VALG PLUS 1-LINJET DISPLAY**

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



### **EASYCONTROL**

Her foretages betjeningen hurtigt og komfortabelt via to forsænkbare knapper og et display med statusinformationer som fx temperatur- og tidsindstillinger.

# OVNE

## EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Prøv Miele's **Klimaprogram** med dampskud, og nyd et mørt og saftigt stykke kød med appetitligt brunet og sprød skorpe, eller lav brød, som var det friskbagt fra bageren.

Med programmet **langtidsstegning**, hvor kødet steges skånsomt ved lav temperatur i lang tid, kan du glæde dig til et særdeles mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommes frites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums klima.

## \*FOODVIEW

Se ind i ovnrummet via **Miele@home**-appen, og følg med i tilberedningen fra haven, fitness centret, arbejdet, eller hvor du end befinder dig.

Hvert minut tager **HD-kameraet** i ovnrummets loft et billede af din ret. I appen kan du se billedet og på baggrund heraf nemt tilpasse indstillingerne på ovnen, så du opnår det perfekte resultat.



## MIELE-MADKURSER

Ved af køb af en Miele-H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 700,00). Læs mere på [miele.dk](http://miele.dk).

## GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

## STRESSFRI TILBEREDNING

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet?  
Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen.

Med **\*TasteControl** åbner ovnlågen automatisk en smule efter endt tilberedningsproces, og ventilationen startes, så ovnrummet hurtigt køles ned, og maden ikke bliver overtilberedt.

**\*Varmholdning** – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage din mad ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.

## NEM RENGØRING

**\*PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev maksimal rengøringsvenlighed med **Pyrolyse** og **\*PyroFit**. **Pyrolyse** er automatisk selvrengøringsprocessen af ovnen ved meget høje temperaturer. Samtlige madrester reduceres til aske, som du let kan fjerne med en våd klud. Tilbehør med **PyroFit** tåler de høje temperaturer, så du kan lade det sidde i ovnen under processen.

Oplev flotte, blanke stålfronter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre.

## MOTIONREACT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovn-fronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmer.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.





**H 2267-1 B**  
 76 l ovnrum, 30-250 °C,  
 halogenspot  
 M.-nr. 11129710  
**Pris: 7.195,00**



**H 2267-1 BP**  
 76 l ovnrum, 30-250 °C,  
 halogenspot  
 M.-nr. 11129720  
**Pris: 9.995,00**

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	8
Nem rengøring	PerfectClean, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk




**H 2860 BP**  
 76 l ovnrum, 30-250 °C,  
 halogenspot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. 11129810  
**Pris: 10.895,00**



**H 7260 BP**  
 76 l ovnrum, 30-300 °C,  
 halogenspot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. 11130080  
**Pris: 12.395,00**

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmingsformer	10
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-sideribber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatik-programmer	Sikkerhed	Børnesikring, kølig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



**H 7264 BP**  
 76 l ovnrum, 30-300 °C,  
 halogenspot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11130120  
**Pris: 15.695,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11130090  
**Pris: 16.695,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130100  
**Pris: 16.695,00**



**H 7464 BP**  
 76 l ovnrum, 30-300 °C,  
 LED-spot, SoftOpen/SoftClose,  
 Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. CleanSteel 11130210  
**Pris: 19.495,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11130180  
**Pris: 20.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130190  
**Pris: 20.495,00**

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmingsformer	12
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-sideribber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatik-programmer, Klimaprogram	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	16
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatik-programmer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegeterminometer, FlexiClip-udtræk PyroFit



**H 7660 BP**

76 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. 11130280  
**Pris: 23.795,00**

- M TOUCH
- PYROLYSE & PYROFIT
- A
- FLEXI CLIP
- KLIMA PROGRAM
- TASTE CONTROL
- STEGE-TERMOMETER




**H 7860 BP**

76 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. 11130360  
**Pris: 31.495,00**

- M TOUCH
- PYROLYSE & PYROFIT
- A
- FLEXI CLIP
- KLIMA PROGRAM
- TASTE CONTROL
- STEGE-TERMOMETER
- FOOD VIEW

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele@home, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit



**H 7890 BP**

848 mm bred, 90 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. 11130430  
**Pris: 62.495,00**

- M TOUCH
- PYROLYSE & PYROFIT
- A
- FLEXI CLIP
- KLIMA PROGRAM
- TASTE CONTROL
- STEGE-TERMOMETER
- FOOD VIEW

Nem betjening	M Touch (skråtstillet)	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele@home, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit



# DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

## EKSTRAORDINÆRE OG SUNDE MADOPLEVELSER

Med tilberedning med damp får du sunde, møre og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer og mineraler samt råvarenes farver og bid.

Med **sous-vide** tilberedes vakuumpakket mad ved konstante, lave temperaturer. Resultatet er smagsintensivt og ensartet tilberedt mad. Miele-ovne med dampfunktion er særligt velegnede til sous-vide, idet

• **DualSteam** sikrer en hurtig og ensartet dampfordeling i hele ovnrummet – selv ved lave temperaturer. Det giver præcision og fuld kontrol over tilberedningsprocessen og perfekte resultater.

## MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile appen og følg med i valgte programmer og resterende tid(er). Tilpas temperaturen eller brug timer-funktionen via appen.

## MIELE-MADKURSER

Ved af køb af en Miele-H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 700,00). Læs mere på [miele.dk](http://miele.dk).



## 3-I-1 PRODUKT

Med **dampovne med ovnfunktion** (DGC) eller **dampovne med mikrobølger** (DGM) får du tre ovne i én. En dampovn, en almindelig ovn eller en mikrobølgeovn, og en kombination – tilberedning med damp og en anden opvarmningsform samtidig. Tilbered fx mad med damp og mikrobølger på én gang, og udnyt fordelene ved skånsom og alligevel hurtig tilberedning.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmer. For endnu nemmere betjening af din ovn.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen, eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

Dampovne med ovnfunktion med **DirectWaterPlus** tilsluttes dit faste vandtiløb- og afløb, så du hverken skal fylde vandbeholderen eller tømme kondensbeholderen.

Lækre retter på ingen tid: **Mix & Match** giver dig inspiration og mulighed for at tilberede forskellige fødevarer på en tallerken eller en bageplade på samme tid. Sæt det hele i ovnen på én gang og nyd en dejlig middag efter ca. 30 min. Perfekt til hverdagen.

## GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnene beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.



## NEM RENGØRING

Oplev flotte, blanke stålfroter med CleanSteel. Alle Miele-ovne i stål har CleanSteel, der gør overfladen betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Med **PerfectClean**-overfladen bliver rengøringen endnu nemmere, og du kan endda spare bagepapiret til fx bagepladen. Fastbrændte madrester fjernes blot med opvaskebørste og evt. et mildt opvaskemiddel. PerfectClean-emalet er yderst slidstærkt. Du kan sågar skære brødet eller pizza'en direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre. Alle Miele-dampovne har en række rengøringsprogrammer fx til **automatisk afkalkning**.

# DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

## HURTIG OG NEM MAD – OG MINDRE MADSPILD

Med Miele's **\*Mix & Match**-funktion bliver det nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid.

I Miele@mobile-appen kan du ud fra en lang liste af fødevarer udvælge og kombinere op til tre forskellige råvarer, som du ønsker at bruge i din ret.

Læg alle fødevarerne på en tallerken eller en bageplade, og stil det i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er færdig på under en halv time – slut med at være opmærksom på forskellige tilberedningstider og temperaturer.

Appen sender automatisk programindstillingerne til din ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen.

Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration i appen, og undgå en ekstra tur i supermarkedet.

**Nemmere bliver det ikke!**







### *VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MEDFØLGER:*

- 2 fade med huller i rustfrit stål
  - 1 fad uden huller i rustfrit stål
  - 1 bage-/stegerist
  - 1 opsamlingsfad
  - Gavebevis til kogeøgerne  
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"
- 

### *VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MED OVNFUNCTION MEDFØLGER:*

- 1 bradepande med PerfectClean
  - 1 bage-/stegerist med PerfectClean
  - 1-2 fad(e) med huller i rustfrit stål  
(afhænger af model)
  - 1 fad uden huller i rustfrit stål
  - 1 sæt FlexiClip-udtræk med PerfectClean  
(afhænger af model)
  - Gavebevis til kogeøgerne  
"Baging, stegning, dampning" og "Sous-vide"
- 

### *VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MED MIKROBØLGER MEDFØLGER:*

- 2 fade med huller i rustfrit stål
- 1-2 fad(e) uden huller i rustfrit stål  
(afhænger af model)
- 1 bage-/stegerist
- 1 glasbradepande
- Gavebevis til kogeøgerne  
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"












**DG 2840**

40-100 °C,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11137810  
**Pris: 9.495,00**









**DG 7240**

40-100 °C,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11137870  
**Pris: 11.895,00**

Nem betjening	EasySensor	Special-anvendelser	-
Opvarmningsformer	5	Sikkerhed	-
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	-

Nem betjening	DirectSensor S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	6	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	Miele@home










**DG 7440**

40-100 °C, 2 LED-spots,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11137910  
**Pris: 15.695,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11137880  
**Pris: 16.695,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11137890  
**Pris: 16.695,00**

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	8	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning, Sous-vide	Netværk	Miele@home





### DGC 7440 XL

45 niche  
 M.-nr. Cleansteel 11138470  
**Pris: 23.295,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11138440  
**Pris: 24.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138450  
**Pris: 24.295,00**

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	–



### DGC 7640 XL

45 niche  
 M.-nr. 11138870  
**Pris: 29.995,00**

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer



### DGC 7840 XL

45 niche  
 M.-nr. 11138950  
**Pris: 34.695,00**

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



### DGC 7845 XL

DirectWater Plus, 45 niche  
 M.-nr. 11138990  
**Pris: 36.695,00**

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Fast vandtil-/afløb	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



**DGC 7460 XXL**  
 60 niche  
 M.-nr. Cleansteel 11138740  
**Pris: 32.895,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11138510  
**Pris: 33.895,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138680  
**Pris: 33.895,00**



**DGC 7660 XXL**  
 60 niche  
 M.-nr. 11138910  
**Pris: 39.495,00**

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer



**DGC 7860 XXL**  
 60 niche  
 M.-nr. 11139040  
**Pris: 43.995,00**



**DGC 7865 XXL**  
 DirectWater Plus, 60 niche  
 M.-nr. 11107330  
**Pris: 45.995,00**


Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Fast vandtil-/afføb	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match*, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean





# DAMPOVNE MED MIKROBØLGER



**DGM 7440**

- 40 l
- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. CleanSteel 11138050
- Pris: 19.495,00**
- M.-nr. Brillanthvid 11137990
- Pris: 20.495,00**
- M.-nr. Obsidiansort 11138000
- Pris: 20.495,00**

Features: DIRECT SENSOR, SOUS VIDE, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING




**DGM 7640**

- 40 l
- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. 11138110
- Pris: 28.995,00**

Features: M TOUCH S, SOUS VIDE, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, Automatik-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Nem betjening	M Touch S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatik-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



**DGM 7840**

- 40 l
- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. 11138220
- Pris: 34.695,00**

Features: M TOUCH, SOUS VIDE, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING

Nem betjening	M Touch	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatik-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



# MIKROBØLGEOVNE OG KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER



## MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile appen og følg med i valgte programmer og resterende tid(er). På kompaktovne med mikrobølger kan du tilpasse temperaturen eller bruge timer-funktionen via appen.



## EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Med **langtidstegning** steges kødet skånsomt ved lav temperatur i lang tid. Derved begynder kødsaften at cirkulere og fordeler sig jævnt helt ud i de yderste lag. Resultatet er et meget mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en specielt sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommes frites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

## GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden.

Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt.

Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

## NEM RENGØRING

\* **PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev flotte, blanke stålfronter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, der er særdeles nem at rengøre.

## ALSIDIG OG TIDSBESPARENDE

Vælg en kompaktovn med mikrobølger og få to ovne i én – en konventionel ovn og en mikrobølgeovn, og udnyt mulighederne for at kombinere traditionelle opvarmningsformer med mikrobølger. Spar op til 30 % tid sammenlignet med tilberedning uden mikrobølger.

Mieles kompaktovne med mikrobølger sikrer at selv ved tilberedning med mikrobølger, tilberedes maden mere skånsomt. Du vil derfor opleve bedre resultater end ved brug af konventionelle mikrobølgeovne.



# MIKROBØLGEOVNE

miele.dk – læs meget mere om Miele-mikrobølgeovne



**M 7240**  
 Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. 11100590  
**Pris: 9.995,00**



**M 7244**  
 Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11100630  
**Pris: 11.895,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11100600  
**Pris: 12.895,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11100610  
**Pris: 12.895,00**

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	35 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	-
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	45 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (1.500 W)
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm



# KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER



**H 7240 BM**  
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11129860  
**Pris: 14.295,00**  
 M.-nr. Brillanthevid 11129830  
**Pris: 15.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11129840  
**Pris: 15.295,00**



**H 7440 BM**  
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11129910  
**Pris: 17.595,00**  
 M.-nr. Brillanthevid 11129880  
**Pris: 18.595,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11129890  
**Pris: 18.595,00**

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmningsformer	12
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	-
		Sikkerhed	Børnesikring
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	13
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



**H 7640 BM**  
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. 11129980  
**Pris: 20.495,00**



**H 7840 BM**  
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. 11130020  
**Pris: 24.295,00**

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer



# ESPRESSOMASKINER



## MIELE@HOME

*Betjen din espressomaskine fra afstand. Med Miele@mobile-appen kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand eller tømme afdrypningsbakken.*

*Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen.*



## ÉT TRYK

Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for **DoubleShot**, og nyd en fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på **OneTouch for Two**, og nyd en drink i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med **kandefunktionen**.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Med **MotionReact** kan du interagere med din espressomaskine ved hjælp af dine bevægelser. En bevægelses-sensor på espressomaskinen registrerer, når du nærmer dig, og afhængig af indstillinger tændes lyset og displayet på espressomaskinen. Du behøver ikke trykke på on-tasten.

Forskellige situationer, forskellige behov. Vælg mellem fire performance-modes: \***ECO-mode** sikrer optimal kaffenydelse med mindst mulig energiforbrug. \***Barista-mode** er perfekt til espresso- og kaffebrygning. Mens \***Latte-mode** er til dig, der foretrækker drikke med mælk. Eller vælg \***Party-mode**, når du vil brygge mange drikke inden for kort tid.

Espressomaskiner med **DirectWater** kan tilsluttes fast vandinstallation, så du ikke skal fylde vandbeholderen manuelt.

## EKSTRAORDINÆR SMAGSOPLEVELSE

Vælg mellem et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, eller nyd en smagfuld kop te med den optimale temperatur. Uanset om du er den kræsne kaffenyder eller den krævende tedrikker, vil du kunne nyde den perfekte smagsoplevelse.

Med \***CoffeeSelect** får du tre forskellige kaffebønnebeholdere, så du kan matche forskellige typer af kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter og dermed perfektionere din kaffeoplevelse.

**AromaticSystemFresh** sikrer, at kafferester fra tidligere brygninger ikke blandes i din drink. Optimal smag, færre bitterstoffer og høj hygiejne.

## TILPASSET DIG

På en Miele-espressomaskine kan du tilpasse alle parametre. Indstil fx forbrygning, malegrad af kaffebønner (finere/grovere), mængden af maledede kaffebønner, vandmængden og -temperaturen. Med Miele får du altid din drink, som du allerbedst kan lide den. Når du har fundet din perfekte drink, kan du gemme den under din **brugerprofil**.

Har du favoritdrikke, som du vælger igen og igen. Med **MyMiele** kan du lave en genvej til dine mest benyttede drikke. Vælg hurtigt og nemt din foretrukne drink.

## NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med \***AutoDescal** og \***AutoClean** har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.

\***CupSensor** registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drink. Med **ComfortClean** kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.



**CVA 7840**  
M.-nr. Cleansteel 11165900  
**Pris: 30.295,00**



**CVA 7845**  
M.-nr. Cleansteel 11166010  
**Pris: 32.295,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11165960  
**Pris: 33.295,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11165970  
**Pris: 33.295,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11165990  
**Pris: 33.295,00**

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler, MyMiele
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	Fast vandtilslutning	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler, MyMiele
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean









# KOGEPLADER

## MAKSIMAL FLEKSIBILITET

**\*PowerFlex**-kogezone er tre kogezone i én. Plads til to mindre gryder, en meget stor pastagryde eller et stegefad. Oplev maksimal fleksibilitet og frihed med Miele's **Full surface**-kogeplader, hvor kogepladen ikke er inddelt i forudbestemte kogezone. Stil kogeuret, hvor du vil.

Nyd enestående komfort med **SilentMove**, hvor du lydløst kan flytte dit kogeuret rundt på kogepladen.



## UNIK BRUGERKOMFORT

Hurtig og nem betjening af din kogeplade – med Miele's **\*automatiske gryderegistrering** stiller du blot dit kogeuret på kogepladen, så vises talrækken for den specifikke kogezone automatisk.

Med den **\*intelligente gryderegistrering** kan du flytte kogeuret til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige position følger automatisk med!

Ringer telefonen, eller kalder børnene? Tryk på **Stop&Go**, der reducerer varmeeffekten for alle tændte kogezone. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og kogepladen aktiverer automatisk det oprindeligt indstillede varmetrin for hver zone.

Spildte du? Tryk på **Lock&Wipe**, og bloker betjeningen af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som indstillet, imens kan du tørre din kogeplade af i ro og mag.



## HURTIG OG KRAFTFULD

Oplev hurtigste opvarmning med Miele's \***TwinBooster-teknologi**. Med en boostereffekt på op til 7,3 kW kan du fx lynhurtigt bringe vand i kog. Vupti, så er der mad!

## CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emfanget automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emfang og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke, tilpasser emfanget sugestykken til det, der sker på kogepladen.

## STRESSFRI TILBEREDNING OG PERFEKTE RESULTATER

Nu behøver du ikke længere justere varmetrin eller bekymre dig om, hvorvidt maden er ved at brænde på. \***TempControl**-zonen har tre trin, der holder en konstant temperatur, som du vælger. Nyd at lave bearnaise fra bunden – i ro og mag.


Hold maden klar til servering med funktionen **varmholdning**. **Varmholdning Plus** er desuden velegnet til opvarmning af mad eller til smeltning af chokolade.

Gaskogeplader og wokkøkken hører tæt sammen. Miele's **Dual-wokbrænder** er forsynet med to separate flammekredse og den høje ydeevne, der kræves for at opnå perfekte wokresultater.


Miele  
INDUCTION

# KANTER PÅ KOGEPLEADER

## MONTERING – MED RAMME



Bred ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade



Smal ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade

## MONTERING – UDEN RAMME



Uden ramme, planforsænket



Uden ramme, ovenpå bordplade  
(afrundede kanter)





## KM 7465 FL

M.-nr. 11144740  
Pris: 11.295,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7465 FR, KM 7465 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7465 FL	Con- venience	Automatisk grydere- registrering
Nem betjening	Comfort- Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7465 FR: 626x526 mm KM 7465 FL: 620x520 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm <sup>3)</sup>



## KM 7564 FL

M.-nr. 11144780  
Pris: 12.295,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7564 FR, KM 7564 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7564 FL	Con- venience	Automatisk grydere- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7564 FR: 626x526 mm KM 7564 FL: 620x520 mm <sup>1)2)</sup>
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm <sup>3)</sup>



## KM 7667 FL

M.-nr. 11144910  
Pris: 15.995,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	4 Full surface (gryder max. Ø 35 cm)
På bordplade	KM 7667 FR, KM 7667 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7667 FL	Con- venience	Intelligent grydere- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7667 FR: 626x526 mm KM 7667 FL: 620x520 mm <sup>1)2)</sup>
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm <sup>3)</sup>



## KM 7575 FL

M.-nr. 11144800  
Pris: 16.995,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	6 PowerFlex
På bordplade	KM 7575 FR, KM 7575 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7575 FL	Convenience	Automatisk grydere- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7575 FR: 806x526 mm KM 7575 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup>
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>3)</sup>



## KM 7677 FL

M.-nr. 11144940  
Pris: 18.795,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezone	4 Full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7677 FR, KM 7677 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7677 FL	Convenience	Intelligent grydere- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7677 FR: 806x526 mm KM 7677 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup>
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>3)</sup>



## \*KM 7679 FR/FL

M.-nr. KM 7679 FR 11508080  
Pris: 19.995,00  
M.-nr. KM 7679 FL 11508090  
Pris: 19.995,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	KM 7679 FR KM 7679 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Planforsænket	KM 7679 FL	Convenience	Automatisk gryde- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7679 FR: 806x526 mm KM 7679 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup>
Temp- Control	•	Udskæring (BxD)	750-780x490-500 mm <sup>3)</sup>


<sup>1)</sup>Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. <sup>2)</sup>Produktmål passer til CSDA 7000 FL. <sup>3)</sup>Ved planforsækning: Indvendige udskæringsmål.



**KM 7678 FR/FL**  
 M.-nr. KM 7678 FR 11144960  
**Pris: 20.695,00**  
 M.-nr. KM 7678 FL 11144980  
**Pris: 20.695,00**

SMART SELECT, TWIN BOOSTER, KEEPING WARM, STOP & GO, CONDUCTIVITY 3.0, FULL SURFACE, SMART LINE


Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7678 FR, KM 7678 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7678 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7678 FR: 806x526 mm KM 7678 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup>
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>3)</sup>



**KM 7697 FR/FL**  
 M.-nr. KM 7697 FR 11144990  
**Pris: 23.595,00**  
 M.-nr. KM 7697 FL 11145000  
**Pris: 23.595,00**

SMART SELECT, TWIN BOOSTER, KEEPING WARM, STOP & GO, CONDUCTIVITY 3.0, FULL SURFACE, SMART LINE

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7697 FR, KM 7697 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7697 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7697 FR: 942x526 mm KM 7697 FL: 936x520 mm <sup>1)</sup>
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm <sup>3)</sup>



**KM 7878 FL**  
 Grafitstort glas  
 M.-nr. 11145010  
**Pris: 23.595,00**

SMART SELECT WHITE, TWIN BOOSTER, KEEPING WARM, STOP & GO, CONDUCTIVITY 3.0, FULL SURFACE

Ramme	-	Kogezoner	6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface, SilentMove	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>3)</sup>



**\*KM 7879 FL**  
 M.-nr. KM 7879 FL 11508110  
**Pris: 22.895,00**

Nyhed

SMART SELECT WHITE, TWIN BOOSTER, KEEPING WARM, STOP & GO, CONDUCTIVITY 3.0, POWER FLEX, TEMP CONTROL

Ramme	-	Kogezoner	1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	750-780x490-500 mm <sup>3)</sup>



**KM 7897 FL**  
 Grafitstort glas  
 M.-nr. 11145020  
**Pris: 26.395,00**

SMART SELECT WHITE, TWIN BOOSTER, KEEPING WARM, STOP & GO, CONDUCTIVITY 3.0, FULL SURFACE

Ramme	-	Kogezoner	6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface, SilentMove	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm <sup>3)</sup>



**\*KM 7899 FL**  
 M.-nr. KM 7899 FL 11508120  
**Pris: 26.695,00**

Nyhed

SMART SELECT WHITE, TWIN BOOSTER, KEEPING WARM, STOP & GO, CONDUCTIVITY 3.0, POWER FLEX, TEMP CONTROL

Ramme	-	Kogezoner	1 TempControl, 2 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	936x520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	916x500 mm <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. <sup>2)</sup> Produktmål passer til CSDA 7001 FL. <sup>3)</sup> Ved planforsækning: Indvendige udskæringsmål.

\*Leveres fra september 2020

## 2-I-1 INDUKTIONSKOGEPLADE MED INTEGRERET BORDEMFANG



### KMDA 7633 FR/FL

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7633 FR 11388400

**Pris: 29.195,00**

M.-nr. KMDA 7633 FL 11388410

**Pris: 29.195,00**

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	•
På bordplade	KMDA 7633 FR, KMDA 7633 FL	Recirkulation	•
Planforsænket	KMDA 7633 FL	Effektivitetsklasse	A (570 m <sup>3</sup> /t, Booster-trin)
Nem betjening	SmartSelect	Fedtfiltreringsklasse	A (95,1 %)
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Energiklasse / ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / •
Kogezoner	4 PowerFlex	Lydniveau	69 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Convenience	Automatisk gryderejstrering, Lock&Wipe	Produktmål (BxD)	KMDA 7633 FR: 806x526 mm KMDA 7633 FL: 800x520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>4)</sup>



Nyhed



### KMDA 7634 FR/FL - planforsænket emfang

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7634 FR 11491410

**Pris: 30.195,00**

M.-nr. KMDA 7634 FL 11491420

**Pris: 30.195,00**

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	•
På bordplade	KMDA 7634 FR, KMDA 7634 FL	Recirkulation	•
Planforsænket	KMDA 7634 FL	Effektivitetsklasse	A (570 m <sup>3</sup> /t, Booster-trin)
Nem betjening	SmartSelect	Fedtfiltreringsklasse	A (95,1 %)
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Energiklasse / ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / •
Kogezoner	4 PowerFlex	Lydniveau	69 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Convenience	Automatisk gryderejstrering, Lock&Wipe	Produktmål (BxD)	KMDA 7634 FR: 806x526 mm KMDA 7634 FL: 800x520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>4)</sup>

<sup>4)</sup> Indvendige udskæringsmål



# EMHÆTTER

## EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING

Som de eneste er Miele's emhætter kåret af Forbrugerrådet TÆNK til "Bedst i test". Miele-emhætter opnår de bedste klassificeringer for bl.a. udsugningseffekt og fedtfiltrering. Fedt og em fanges effektivt, så du bevarer et optimalt indeklima og skal bekymre dig mindre om rengøring.

Alle Miele's emhætter er udstyret med det yderst effektive **\*10-lags metalfedfilter**, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er af rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

**\*CleanCover** gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele-emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snarset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, der er nem at tørre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller **filterindikatoren** dig, når fedtfilteret og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emfanget automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emfang og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke, tilpasser emfanget automatisk sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

## MIELE@HOME


Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilteret, eller betjen lyset via Miele@mobile-appen.

## DESIGN OG KVALITET

Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele-emhætten til blikfanget i dit køkken. Mens du koncentrerer dig om din kogekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring.

Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.






**DA 2668 (60 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. 10880040  
**Pris: 13.295,00**

- A+
- 10x FILTER
- LED LIGHTING
- CON@CTIVITY 3.0
- MOBILE CONTROL
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (585 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 584 x 297 mm




**DA 2698 (90 cm)**

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880110  
**Pris: 16.995,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392240  
**Pris: 16.595,00**

- A+
- 10x FILTER
- LED LIGHTING
- CON@CTIVITY 3.0
- MOBILE CONTROL
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm




**DA 2698 (90 cm)**

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880070  
**Pris: 16.995,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392250  
**Pris: 16.595,00**

- A+
- 10x FILTER
- LED LIGHTING
- CON@CTIVITY 3.0
- MOBILE CONTROL
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR

Type	Indsatsemhætte til overskab, Brillanthvid	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm



**DA 7078 D Aura 3.0 White Loom**

Med intern motor, ledning i wires  
M.-nr. 11214420  
**Pris: 33.195,00**

- A+
- 10x FILTER
- LED LIGHTING
- CON@CTIVITY 3.0
- MOBILE CONTROL
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR

Type	Frithængende, brillanthvid	Lydniveau	65 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	–	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (615 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (28 kWh/år) / •	Produktmål	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø700 mm



Se tilbehør til emhætter fra side 47





Nyhed



**DA 7378  
D Aura 4.0 Ambient**

Med intern motor, ledning i wires, HumidityBalance, MyAmbientLight, Ambient-Fragrance, emhættens vinger bredes automatisk ud, når emhætten er i brug  
M.-nr. intern motor 11408960  
**Pris: 47.295,00**

Type	Frithængende, Brillanthvid	Lydniveau	66 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	-	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A+ (600 m3/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home*
Energiklasse / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø500 mm

\* Betjenes via Miele@mobile-appen eller Con@ctivity (dog findes taster til tænd/sluk og valg af effektrin bag fedtfilter - hvis netværksforbindelsen fejler)

★ **FINDES KUN HOS MIELE**

**\*HUMIDITYBALANCE**

Opnå et optimalt og sundt indeklima med **\*HumidityBalance** – affugtningsfilteret absorberer fugten i luftstrømmen og affugter luften, inden luften sendes tilbage i køkkenet.

Den intelligente sensor måler konstant luftfugtigheden i rummet. Er luftfugtigheden under det anbefalede niveau, frigiver emhætten den nødvendige mængde fugt fra affugtningsfilteret ud i køkkenet.

**MYAMBIENTLIGHT**

Vælg mellem 6 forskellige farver lys i Miele@mobile-appen, eller brug lysdæmperfunktionen i appen.

**\*AMBIENTFRAGRANCE**

Indsæt duftflakonen *Summergarden* og nyd altid at have en dejlig duft i køkkenet.

# OPVASKEMASKINER

## VERDENSNYHED!

Fulldautomatisk dosering med **AutoDos** og den integrerede **PowerDisk**.

Miele-opvaskemaskiner og Miele-PowerDisk med alt-i-1-opvaskepulver er præcist udviklet og tilpasset til hinanden.

## UOVERTRUFNE RESULTATER\*

**PowerDisk-pulveret** doseres optimalt ift. det valgte program – med præcist tilpasset mængde og på det ideelle tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere flere gange under programmet, og vælges programmet Automatic, måler en sensor tilsmudsningen og doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste opvaske- og tørreresultater!





## EKSTRAORDINÆR FRIHED

Slut med at fylde opvaskemiddel på maskinen ved hver opvask. En PowerDisk holder ca. til 1 måneds forbrug\*\*.

Med Miele's PowerDisk er der altid opvaskemiddel på maskinen, og via **Miele@mobile**-appen kan du nemt starte opvaskemaskinen fra afstand.

Oplev maksimal convenience med **AutoStart**: Indtast dine ønskede programmer og tidspunkter én gang i ugeplaneren – opvaskemaskinen starter fuldstændig automatisk, indtil du fjerner de valgte programmer fra listen igen.

Takket være **ShopConn@ct** skal du ikke længere huske at købe opvaskemiddel. Appen kan indstilles til, at den automatisk bestiller et ønsket antal PowerDisk hjem til dig, når opvaskemaskinen og appen registrerer, at du er ved at løbe tør for PowerDisk. Næmmere bliver det ikke.

\* Du kan stadig altid vælge at bruge andre opvaskepulvere eller -tabs.

\*\* En PowerDisk rækker til gennemsnitligt 20 opvaske med ECO-program.



# OPVASKEMASKINER

## MIELE@HOME

Betjen din opvaskemaskine fra afstand.  
I Miele@mobile-appen kan du vælge program,  
foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Ønsker du et grebsfrit køkken? Med **\*Knock2Open**, åbner lågen automatisk, når du banker på den, og takket være **AutoClose** hjælper en motorfunktion med at lukke opvaskemaskinens dør automatisk og forsigtigt. Komfortabelt og elegant.

Oplev hurtig, intuitiv og moderne betjening af din opvaskemaskine med Miele's eksklusive M Touch Vi display.



## SKÅN MILJØET OG PENGEPUNGEN

Yderst energieffektiv og i bedste energiklasse – **helt ned til 10 % under energiklasse A+++**.  
Tilslut opvaskemaskinen til varmt vand, og spar op til 50 % strøm.

**EcoFeedback** – forud for programstart vises en prognose for energiforbruget.

**EcoStart** – din intelligente opvaskemaskine starter automatisk, når strømmen er billigst. Med **SmartStart** modtager opvaskemaskinen info om strømtakster direkte fra dit energiforsyningselskab.

Helt ned til **6 l vand pr. opvask** – på trods af, at Miele's opvaskemaskiner kun bruger **rent, frisk vand** til opvasken.



"Med Miele-opvaskemaskiner bliver pletfri glaspleje komfortabel og nem. For skånsom opvask af vores glas anbefaler vi altid opvask i Miele's opvaskemaskiner. Bedre kan det ikke gøres – heller ikke manuelt."

– Maximilian Riedel

## PERFEKTE OG HURTIGE RESULTATER

Miele's **Perfect GlassCare** rengør dit glasservice forsigtigt og skånsomt – ingen glaspest, kalkrande el. lign. Selv dine sarte, fine vinglas kan du rengøre i Miele's opvaskemaskiner. **Riedel** anbefaler alene Miele's opvaskemaskiner til rengøring af deres glas.

Programmet **QuickPowerWash** og Miele's opvasketabs er præcist afstemt efter hinanden og udgør et unikt og uovervindeligt team, der giver enestående opvaske-resultater. På blot 58 minutter opnår du perfekte opvaske- og tørreresultater!

Med Miele's **\*AutoOpen-tørring** bliver alt dit service – selv plastik – helt tørt. Når opvaskeprogrammet er slut, åbner døren på opvaske-maskinen automatisk. Bordpladen beskyttes mod fugt med den specielle luftføring.

### Miele – specialist i skånsom glaspleje:

#### **3D-MultiFlex-bakke:**

Skånsom og sikker placering af langstilkede, sarte glas i overkurven

#### **FlexCare glas- og kopholdere:**

Unik silikonebeskyttelse giver optimal placering af dine glas samt perfekte opvaske- og tørreresultater

#### **\*AutoOpen-tørring:**

Skånsom og enestående flotte tørreresultater – uden efterpolering

#### **Skåneprogram:**

Optimalt designet program til glaspleje

#### **Miele-opvaskemidler:**


Perfekt afstemte opvaskemidler med særlig glasbeskyttelsesformel



**G 5023 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
 M.-nr. Brillanthvid 11573110  
**Pris: 6.495,00**  
 M.-nr. CleanSteel 11573160  
**Pris: 7.495,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A++ (266 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	45 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 5217 SCU XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
 M.-nr. Brillanthvid 11573970  
**Pris: 8.495,00**  
 M.-nr. CleanSteel 11573980  
**Pris: 9.495,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 5232 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
 M.-nr. Brillanthvid 11573350  
**Pris: 8.195,00**  
 M.-nr. CleanSteel 11573400  
**Pris: 9.195,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 3D-MultiFlex-bakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



INTEGRERBARE OPVASKEMASKINER, 60 CM




**G 7915 Sci XXL**

Friskvandsopvaske-maskine, skråtstillet panel, M Touch S  
 M.-nr. Obsidiansort 11092730  
**Pris: 23.495,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display, App	Komfort	AutoDos, AutoStart, AutoClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm		






**G 5055 SCVi XXL**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 11494420  
**Pris: 8.595,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A++ (266 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	45 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 5073 SCVi**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 11573250  
**Pris: 8.395,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A++ (266 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	45 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		




**G 5078 SCVi XXL**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 11573290  
**Pris: 8.895,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A++ (266 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	45 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 4 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		




**G 5267 SCVi XXL**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 11574000  
**Pris: 10.995,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 5272 SCVi**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 11573460  
**Pris: 10.195,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	45 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 3D-MultiFlex-bakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 5283 SCVi**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 11573470  
**Pris: 10.695,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



## G 7362 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor  
M.-nr. 11092670  
**Pris: 14.695,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele@home	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm		



## G 7367 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor  
M.-nr. 11092690  
**Pris: 15.195,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele@home	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 4 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm		



## G 7595 SCVi K2O XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrunds-belyst logo  
M.-nr. 11092720  
**Pris: 19.295,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm		



## G 7965 SCVi K2O XXL

Friskvandsopvaske-maskine, betjeningspanel i sort glas, M Touch Vi  
M.-nr. 11092740  
**Pris: 24.495,00**


Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm		






Stort udvalg  
og fleksibilitet



### Forlængerstykke DFK-L


- Ved pladsmangel (hvor DFK-V ikke kan bruges)
  - I den montering sættes forlængerstykket DFK-L på fladkanalstykket, fladkanalen monteres, og forlængerstykket DFK-L skubbes over samlingen
- M.-nr. 11051270 **Pris: 275,00**



### Lige stykke DFK-R 1000

M.-nr. 10811340


**Pris: 275,00**



### Samlestykke DFK-V

- Forbinder lige fladkanaldele
- M.-nr. 10811360


**Pris: 150,00**



### Rørbøjning 90° horizontal DFK-BH 90

M.-nr. 10811390


**Pris: 275,00**



### Rørbøjning 90° vertikal DFK-BV 90

M.-nr. 10811410


**Pris: 275,00**



### Adapter DFK-A

- Adapter flad – rund
- M.-nr. 10811430


**Pris: 275,00**



### Adapter DFK-A 90

- Adapter flad – rund 90°
- M.-nr. 10811440


**Pris: 275,00**



### Rørbøjning 45° horizontal DFK-BH 45

M.-nr. 10811450


**Pris: 275,00**



### Rørbøjning 15° horizontal DFK-BH 15

M.-nr. 10811460


**Pris: 225,00**



### Rørbøjning 90° vertikal DFK-BVK 90

M.-nr. 10811470

**Pris: 275,00**














### Tætningsbånd DFK-DB
















- Til Miele's fladkanalsystem DFK
  - Til tætning af overgangene mellem fladkanaldelene
  - Farve: Hvid
  - Længde: 10 m
- M.-nr. 10820390

**Pris: 75,00**




STANDARDSÆT TIL RECIRKULATION DFKS-U		
Antal	Type	M.-nr.
2	DFK-R1000 	M.-nr. 10811340 
2	DFK-BV 90 	M.-nr. 10811410 
1	DFK-BH 90 	M.-nr. 10811390 
1	DFK-V 	M.-nr. 10811360 
1	DFK-L	M.-nr. 11051270 
1	DFK-DB	M.-nr. 10820390 
1	DUU-1000-2	M.-nr. 11207310 

**SAMLET PAKKEPRIS** M.-nr. 11250350 **3.895,00**

STANDARDSÆT TIL FRIT AFTRÆK DFKS-A		
Antal	Type	M.-nr.
1	DFK-R1000  	M.-nr. 10811340 
2	DFK-BV 90  	M.-nr. 10811410 
1	DFK-BH 90 	M.-nr. 10811390 
1	DFK-A  	M.-nr. 10811430 
1	DFK-DB	M.-nr. 10820390 
1	DMK 150-1  	M.-nr. 11258630 

**SAMLET PAKKEPRIS** M.-nr. 11250360 **2.895,00**



MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
<b>DA 2668</b> <b>DA 2698</b>	DUU 150 M.-nr. 5696270 <b>Pris: 365,00</b>  DUU 151 M.-nr. 7294230 <b>Pris: 795,00</b>	DKF 19-1 M.-nr. 9231860 <b>Pris: 525,00</b>	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 <b>Pris: 4.995,00*</b>  ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 <b>Pris: 4.495,00*</b>	-
<b>DA 7078 D</b>	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	-	DKF 27-R M.-nr. 11160970 <b>Pris: 2.295,00</b>	-	-
<b>DA 7378 D</b>	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	-	DKF 28-R M.-nr. 11347530 <b>Pris: 1.495,00</b>	-	Affugtningsfilter, DAEF 28 M.-nr. 11348050 <b>Pris: 1.125,00</b>  Dufflakoner, se <a href="http://www.miele.dk">www.miele.dk</a>

\*Kun DA 6498 W og DA 2698



### Ombygning til recirkulation DUU 1000-2 til bordemfang

Til ombygning af CSDA 7000 og KMDA 7774-1 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Tilslutningsstuds til Miele fladkanaler til højre, venstre og/eller bagud, inkl. 2 studse
- Kombination af flere DUU 1000-2 muligt
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-lugtfiler med aktivt kul
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj

M.-nr. 11207310

**Pris: 2.695,00**

## TILBEHØR TIL ESPRESSOMASKINER

### AutoCleaner

Miele AutoCleaner til CVA 78xx.

- Den indbyggede AutoCleaner rengør automatisk og effektivt espressomaskinens bryggeenhed samt mælkerørsystemet efter brug
- Pakken indeholder 4 AutoClean-patroner

M.-nr. 10971410

**Pris: 499,00**

### Afkalkningspatron til CM7 og CVA 78xx

Afkalkningspatron til Miele-CM7 fritstående espressomaskine og Miele-CVA 78xx indbygnings-espressomaskine.

- Den indbyggede afkalkningspatron afkalker maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug.
- Den beskytter maskinen mod tilkalkning.
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt (afhængig af brug).
- Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk hver gang maskinen benyttes.

M.-nr. 10959980

**Pris: 499,00**

TRYGHED I HELE PRODUKTETS LEVETID.  
HURTIG OG PROFESSIONEL  
SERVICE!



## FÅR DU BEHOV FOR REPARATIONSSERVICE, KLARER VI DET HURTIGT MED EGEN SERVICEAFDELING.

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne. Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af produktion.

Se mere på [www.miele.dk/service](http://www.miele.dk/service)



# SHOWROOM

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Miele's produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et "hverdagens kulturcenter", hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse.

Miele Experience Center er derfor andet end produkter! Det er også her vores mange forbrugerevents kan opleves. Vi byder på alt fra spændende bageevents, konditorkunst, kendte kokke samt humanitære og kulturelle arrangementer og ikke at forglemme muligheden for at gennemføre et hvilket som helst virksomhedsarrangement, som f.eks. bagedyst for virksomhedernes personale eller salgsmøde/teambuilding for sælgerstaben.

**Læs mere på [www.miele.dk](http://www.miele.dk) eller tilmeld dig Miele's Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.**



Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på [info@miele.dk](mailto:info@miele.dk). Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

## FIND MIELE EXPERIENCE CENTER

### Glostrup

Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup

### Åbningstider:

Mandag-onsdag 08.00-16.00  
Torsdag-fredag 08.00-18.00  
Lørdag 09.30-14.00

### Vejle

Logistikvej 3  
7100 Vejle (motorvej E45, afkørsel 59)

### Åbningstider:

Mandag-fredag 08.00-16.00  
1. lørdag i måneden 10.00-15.00



Findes dette ikon ud for produktet, medfølger et gavebevis eller værdikupon ved køb.

**Miele**

PERFEKTE RESULTATER.  
DER HOLDER OG HOLDER.

**Miele A/S**

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf. privatkunder 4327 1310

Tlf. forhandlere 4327 1410

Tlf. erhvervs kunder 4327 1510

E-mail [info@miele.dk](mailto:info@miele.dk)

Website [miele.dk](http://miele.dk)



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Alle priser er vejledende udsalgspriser  
i danske kroner inkl. moms.

01.06.2020 Mat.nr. 99002530