

Miele



PRIS- OG PRODUKTOVERSIGT
MIELE KØKKENPARTNER
SEPTEMBER 2021



Findes dette ikon ud for produktet, medfølger et gavebevis eller værdikupon ved køb.



MIELE. IMMER BESSER.

Ultimativ bæredygtighed	4
Miele App	6
Miele i 4 smukke farver	8
Ovne	12
Dampovne	16
Dampovne med ovnfunktion	21
Dampovne med mikrobølger	25
Mikrobølgeovne	26
Kompaktovne med mikrobølger	29
Espressomaskiner	30
Gourmet-varmeskuffer og vakuumforseglerskuffer	36
Kogeplader	40
Glaskeramiske- og gaskogeplader	43
Induktionskogeplader	44
Induktionskogeplader med emhætte	49
SmartLine	52
Emhætter og Emfang	54
Miele – Bedst i test	64
Integrerbare køleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe	68
Fritstående køleskabe og fryseskabe	78
Fritstående køle-/fryseskabe	82
Vinkøleskabe	88
MasterCool	92
Opvaskemaskiner	96
Vaskemaskiner	114
Topbetjente vaskemaskiner	120
Vaske-tørremaskiner	122
Tørretumblere	126
Strygeruller/FashionMaster	132
Tilbehør, produktpleje og vaskemidler	135

FIND INDBYGNINGSSKITSER PÅ MIELE.DK,
ELLER RING TIL VORES KUNDECENTER
PÅ TELEFON 4327 1310





since 1899

KVALITET FORUD FOR SIN TID



Miele

LANG LEVETID ER DEN ULTIMATIVE BÆREDYGTIGHED

I mere end 120 år har vi lovet, at du kan stole på Miele.
Hos Miele tester vi vores produkter til en levetid på op til 20 år.
Vi kan derfor tilbyde dig ekstraordinær pålidelighed og tryghed
– og et valg, der er godt for miljøet pga. produkternes lange holdbarhed.

Alle produkter er robust konstrueret og består udelukkende af førsteklasses
råmaterialer – uden forurenende stoffer. Allerede når produktet udvikles,
tænkes produkternes genanvendelighed ind. Produkterne er bygget, så
de nemt kan skilles ad, og de enkelte dele kan genanvendes.

Det er effektivt og bæredygtigt.

LAVE FORBRUGSVÆRDIER

Miele står for innovativ teknologi og enestående resultater med et
minimalt energiforbrug. Fra år 2000 til år 2018 har Miele reduceret
produkternes energiforbrug drastisk. Eksempelvis er tørretumblernes
energiforbrug formindsket med 71 %, og vaskemaskinernes
energiforbrug med 63 %.

BÆREDYGTIGHED – EN INTEGRERET DEL AF MIELES DNA

Omtanke for miljøet og samfundet har i mange årtier været en fundamental
del af Miele's identitet. Allerede i 1970 begyndte Miele at registrere miljødata,
og i 1990 blev Miele Environmental Office grundlagt. Miele's mission er at være
den mest bæredygtige leverandør i industrien med omtanke for alle.

MIELE APP

NYHED! NY MIELE APP





Appen er også tilgængelig på dansk.



Altid fuld kontrol – også fra afstand

BEVAR OVERBLIKKET

Den nye Miele App er langt mere intuitiv og elegant. Med det overskuelige **dashboard** er du altid opdateret. På din mobile enhed kan du til enhver tid se status på alle Miele-produkter i netværket.

ALTID FULD KONTROL – OGSÅ FRA AFSTAND

Med **MobileControl** har du alt under kontrol. Via appen kan du betjene dine Miele-produkter fra afstand. Er du meget på farten? Start din opvaskemaskine direkte fra appen, så er dit service strålende rent, når du kommer hjem.

Indstil dit køleskab til en lavere temperatur med **Superkøl**, inden du kommer hjem med et større indkøb.

Miele App har styr på det hele. Hvornår er vaskemaskinen færdig? Er det tid til at købe mere vaskemiddel? Hvornår skal stegen ud af ovnen?

Tjek maden i ovnen via din smartphone – ***FoodView**: Et HD-kamera i ovnrummet sender billeder til din Miele App, så du kan følge med i tilberedningen fra afstand. Du kan tilmed justere tilberedningen direkte via appen.

ENDNU BEDRE SMAGSOplevelser

I appen finder du en række opskrifter mærket med **CookAssist**. CookAssist hjælper dig med at få mest muligt ud af din TempControl-kogeplade. Appen guider dig igennem opskriften og sørger for perfekte resultater med præcis temperaturstyring vha. kogepladens TempControl-funktion. Du skal ikke engang tænke på at indstille kogepladens varmetrin eller stille minuturet – appen klarer det hele for dig.

Find frem til din personlige kaffedrik med **BaristaAssistant**. Appen guider dig igennem en kaffesmagning og justerer indstillingerne på din espressomaskine undervejs. De valgte indstillinger gemmes på espressomaskinen.

ALTID OPDATERET MED NYESTE FEATURES

Takket være **RemoteService** er dine Miele-produkter altid opdateret. Softwareopdateringer sendes automatisk til dine Miele-produkter.

LØBET TØR FOR VASKEMIDDEL? KØBES NEMT I APPEN

Småting skal ikke fylde meget i hverdagen. For eksempel om du har nok vaskemiddel til din TwinDos-maskine, eller om du mangler PowerDisk til opvaskemaskinen. Dit produkt giver dig automatisk besked, når du snart skal købe ind. Og med **ShopConn@ct** kan du nemt bestille alt online – fra din smartphone eller tablet.

MIELE I 4 SMUKKE FARVER

Med Miele's køkkenprodukter kan du gå hele vejen. PureLine- og VitroLine-designet giver dig alle muligheder for at skabe en smagfuld køkkenindretning og gennemføre en fuldstændig individuel og personlig indretning med køkkenprodukter, der matcher din stil og farveholdning. På miele.dk kan du se farvevarianter for hvert produkt.



GRAFITGRÅ

Grafitgrå er t endy og giver dit køkken et eksklusivt udseende. Den moderigtige nuance er mørk og kølig. Udstråler elegance, tager hårdheden ud af de lige linjer og giver et rent og diskret design.



CLEANSTEEL

CleanSteel har et rå og enkelt udtryk, som passer i de fleste køkkene, uanset om stilen er industriel eller varm og klassisk. Bemærk desuden, at CleanSteel også fås i Miele's ContourLine-design, der passer godt til et køkken med fyldningslåger.





Med køkkenprodukter i farven Brillanthvid kan du skabe et gennemført lyst og blidt lys i et hvidt køkken. Vælg eventuelt et alternativt greb i Brillanthvid, eller et af de andre mange forskellige greb.

BRILLANTHVID



Obsidiansort er elegant og stilrent, både sammen med sorte elementer og andre farver og materialer. Vælg eventuelt et alternativt greb i Obsidiansort, eller et af de andre mange forskellige greb.

OBSIDIANSORT

BETJENINGS- KONCEPTER





M TOUCH – MAKSIMAL ELEGANCE MED HØJESTE KOMFORT

Med det innovative touchdisplay opfyldes alle krav til æstetik og komfort: Du styrer dit produkt hurtigt og intuitivt via direkte tryk eller swipe på displayet. Mange funktioner kan vælges med et enkelt tryk, og tekst og symboler kan altid ses. Som noget nyt kan displayets farve indstilles til en lysere tone – perfekt til hvide produkter.



M TOUCH S – OVERSKUELIGT OG FUNKTIONELT

Vores kendte M Touch-teknologi tilbydes også med den samme funktionalitet i et mere smalt display-design.



DIRECTSENSOR – DIREKTE VALG PLUS ET 4-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



DIRECTSENSOR S – DIREKTE VALG PLUS 1-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



EASYCONTROL

Her foretages betjeningen hurtigt og komfortabelt via to forsænkbare knapper og et display med statusinformationer som fx temperatur- og tidsindstillinger.

OVNE

EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Prøv Miele's **Klimaprogram** med dampskud, og nyd et mørt og saftigt stykke kød med appetitligt brunet og sprød skorpe, eller bag brød, som var det friskbagt fra bageren.

Med programmet **langtidsstegning**, hvor kødet steges skånsomt ved lav temperatur i lang tid, kan du glæde dig til et særdeles mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommes frites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

STRESSFRI TILBEREDNING

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet? Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen.

Med ***TasteControl** åbner ovnlågen automatisk en smule efter endt tilberedningsproces, og ventilationen startes, så ovnrummet hurtigt køles ned, og maden ikke bliver overtilberedt.

***Varmholdning** – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage din mad ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.

DET SMARTE KØKKEN

Miele's ovne har aldrig været smartere – nye digitale features giver dig perfekte resultater i køkkenet og gør madlavningen nemmere end nogensinde!

***FoodView** – HD-kameraet i ovnrummet sender hvert minut et billede til din Miele App. Følg med i tilberedningen fra haven, fitnesscentret, arbejdet, eller hvor du end befinder dig. I appen kan du desuden nemt tilpasse indstillingerne på ovnen.

Smart Food ID – det indbyggede kamera i ovnrummet genkender madvaren ved hjælp af kunstig intelligens og indstiller automatisk den ideelle tid og temperatur.*

Smart Browning Control – ved hjælp af kameraet i ovnrummet og en intelligent algoritme overvåger ovnen tilberedningen af din pizza. Når den perfekte bruning er nået, stopper tilberedningen automatisk. Du slipper for at tjekke pizzaen hele tiden.*

MIELE-MADKURSER

Ved af køb af en Miele H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 1.190,00). Læs mere på miele.dk.



GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.



MOTIONREACT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

NEM RENGØRING

* **PerfectClean**-overfladen gør det ekstra ordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskeborsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev maksimal rengøringsvenlighed med **Pyrolyse** og * **PyroFit**. **Pyrolyse** er automatisk selvrens af ovnen ved meget høje temperaturer. Samtlige madrester reduceres til aske, som du let kan fjerne med en våd klud. Tilbehør med **PyroFit** tåler de høje temperaturer, så du kan lade det sidde i ovnen under processen.

Oplev flotte, blanke stålfronter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre.



H 2267-1 B
76 L ovnrums, 30-250 °C,
halogenspot
M.-nr. 11129710
Pris: 7.195,00



H 2267-1 BP
76 L ovnrums, 30-250 °C,
halogenspot
M.-nr. 11129720
Pris: 9.995,00

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	8
Nem rengøring	PerfectClean, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk




H 2860 BP
76 L ovnrums, 30-250 °C,
halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11129810
Pris: 10.995,00
M.-nr. Brillanthvid 11129780
Pris: 11.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11129790
Pris: 11.895,00



H 7260 BP
76 L ovnrums, 30-300 °C,
halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11130080
Pris: 12.395,00

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmingsformer	10
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect Clean-ovnrubber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



H 7262 BP
76 L ovnrums, 30-300 °C,
halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11587990
Pris: 13.395,00
M.-nr. Obsidiansort 11587970
Pris: 14.395,00
M.-nr. Grafitgrå 1158798
Pris: 14.395,00



H 7264 BP
76 L ovnrums, 30-300 °C,
halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11130120
Pris: 16.195,00
M.-nr. Brillanthvid 11130090
Pris: 16.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11130100
Pris: 16.995,00
M.-nr. Grafitgrå 1113011
Pris: 16.995,00

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmingsformer	10
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-siderubber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmingsformer	12
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-ovnrubber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



H 7464 BP
 76 L ovnrum, 30-300 °C, LED-spot, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. CleanSteel 11130210
Pris: 19.995,00
 M.-nr. Brillanthvid 11130180
Pris: 20.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130190
Pris: 20.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113020
Pris: 20.995,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	16
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



H 7464 BPX Prestige Partner
 Grebsfri, 76 L ovnrum, 30-300 °C, LED-spot, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. Brillanthvid 11130220
Pris: 20.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130230
Pris: 20.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113024
Pris: 20.995,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	16
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



H 7660 BP
 76 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. CleanSteel 11130280
Pris: 24.295,00
 M.-nr. Brillanthvid 11130250
Pris: 25.295,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130260
Pris: 25.295,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113027
Pris: 25.295,00

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



H 7860 BP
 76 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. CleanSteel 11130360
Pris: 32.395,00
 M.-nr. Brillanthvid 11130320
Pris: 33.395,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130330
Pris: 33.395,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113034
Pris: 33.395,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele App, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



H 7860 BPX Prestige Partner
 Grebsfri, 76 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. Brillanthvid 11130370
Pris: 33.395,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130380
Pris: 33.395,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113039
Pris: 33.395,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele App, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



H 7890 BP
 848 mm bred, 90 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. 11130430
Pris: 65.795,00

Nem betjening	M Touch (skrånstillet)	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele App, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit, Rotisseri

DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

EKSTRAORDINÆRE OG SUNDE MADOPLEVELSER

Med tilberedning med damp får du sunde, møre og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer og mineraler samt råvarernes farver og bid.

Med **sous-vide** tilberedes vakuumpakket mad ved konstante, lave temperaturer. Resultatet er smagsintensivt og ensartet tilberedt mad. Miele-ovne med dampfunktion er særligt velegnede til sous-vide, idet ***DualSteam** sikrer en hurtig og ensartet dampfordeling i hele ovnrummet – selv ved lave temperaturer. Dét giver præcision og fuld kontrol over tilberedningsprocessen og perfekte resultater.

MIELE APP

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele App, og følg med i valgte programmer og resterende tid(er). Tilpas temperaturen eller brug Timer-funktionen via appen.



MIELE-MADKURSER

Ved af køb af en Miele H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 1.190,00). Læs mere på miele.dk.

3-I-1-PRODUKT

Med **dampovne med ovnfunktion** (DGC) eller **dampovne med mikrobølger** (DGM) får du tre ovne i én. En dampovn, en almindelig ovn eller en mikrobølgeovn, og en kombination – tilberedning med damp og en anden opvarmningsform samtidig. Tilbered fx mad med damp og mikrobølger på én gang, og udnyt fordelene ved skånsom og alligevel hurtigt tilberedning.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmer. For endnu nemmere betjening af din ovn.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

Dampovne med ovnfunktion med **DirectWaterPlus** tilsluttes dit faste vandtilførsels- og afløbsnet, så du hverken skal fylde vandbeholderen eller tømme kondensbeholderen.

Lækre retter på ingen tid: **Mix & Match** giver dig inspiration og mulighed for at tilberede forskellige fødevarer på en tallerken eller en bageplade på samme tid. Sæt det hele i ovnen på én gang, og nyd en dejlig middag efter ca. 30 min. Perfekt til hverdagen.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

NEM RENGØRING

Oplev flotte, blanke stålfronter med CleanSteel. Alle Miele-ovne i stål har CleanSteel, der gør overfladen betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk. Med **PerfectClean**-overfladen bliver rengøringen endnu nemmere, og du kan endda spare bagepapiret til fx bagepladen. Fastbrændte madrester fjernes blot med opvaskeborste og evt. et mildt opvaskemiddel. PerfectClean-emalet er yderst slidstærkt. Du kan sågar skære brødet eller pizzaen direkte på bagepladen uden at lave ridser.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre. Alle Miele-dampovne har en række rengøringsprogrammer, fx til **automatisk afkalkning**.

DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

HURTIGT OG NEMT – OG MINDRE MADSPILD

Med Miele's ***Mix & Match**-funktion bliver det nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid.

I Miele App kan du ud fra en lang liste af fødevarer udvælge og kombinere op til tre forskellige råvarer, som du ønsker at bruge i din ret.

Læg alle fødevarerne på en tallerken eller en bageplade, og stil det i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er færdig på under en halv time – slut med at være opmærksom på forskellige tilberedningstider og temperaturer.

Appen sender automatisk programindstillingerne til din ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen.

Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration i appen, og undgå en ekstra tur i supermarkedet.

Nemmere bliver det ikke!





VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MEDFØLGER:

- 2 fade med huller i rustfrit stål
 - 1 fad uden huller i rustfrit stål
 - 1 bage-/stegerist
 - 1 opsamlingsfad
 - Gavebevis til kogebojerne
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"
-

VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MED OVNFUNCTION MEDFØLGER:

- 1 bradepande med PerfectClean
 - 1 bage-/stegerist med PerfectClean
 - 1-2 fad(e) med huller i rustfrit stål
(afhænger af model)
 - 1 fad uden huller i rustfrit stål
 - 1 sæt FlexiClip-udtræk med PerfectClean
(afhænger af model)
 - Gavebevis til kogebojerne
"Baging, stegning, dampning" og "Sous-vide"
-

VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MED MIKROBØLGER MEDFØLGER:

- 2 fade med huller i rustfrit stål
- 1-2 fad(e) uden huller i rustfrit stål
(afhænger af model)
- 1 bage-/stegerist
- 1 glasbradepande
- Gavebevis til kogebojerne
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"



DG 2840
40-100 °C,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137810
Pris: 9.995,00

- EASY SENSOR
- 40 l
- DUOBLT RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- AUTOMATIK PROGRAMMER



DG 7240
40-100 °C,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137870
Pris: 12.395,00

- DIRECT SENSOR S
- 40 l
- DUOBLT RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- AUTOMATIK PROGRAMMER

Nem betjening	EasySensor	Special-anvendelser	–
Opvarmningsformer	5	Sikkerhed	–
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	–

Nem betjening	DirectSensor S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmelting m.m.
Opvarmningsformer	6	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	Miele App



DG 7440
40-100 °C, 2 LED-spots,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11137910
Pris: 15.995,00
M.-nr. Brillanthvid 11137880
Pris: 16.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11137890
Pris: 16.995,00
M.-nr. Grafitgrå 1113790
Pris: 16.995,00

- DIRECT SENSOR
- 40 l
- DUOBLT RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- SOUS VIDE
- AUTOMATIK PROGRAMMER

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmelting m.m.
Opvarmningsformer	8	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Tilberedning af menu, Varmholdning, Sous-vide	Netværk	Miele App





DGC 7440 XL

45 niche
 M.-nr. CleanSteel 11138470
Pris: 23.795,00
 M.-nr. Brilliant 11138440
Pris: 24.795,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138450
Pris: 24.795,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113846
Pris: 24.795,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	-



DGC 7440 X XL Prestige Partner

Grebsfri, 45 niche
 M.-nr. Brilliant 11138480
Pris: 24.795,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138490
Pris: 24.795,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113850
Pris: 24.795,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	-



DGC 7640 XL

45 niche
 M.-nr. CleanSteel 11138870
Pris: 30.495,00
 M.-nr. Brilliant 11138840
Pris: 31.495,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138850
Pris: 31.495,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113886
Pris: 31.495,00

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer



DGC 7840 XL

45 niche
 M.-nr. CleanSteel 11138950
Pris: 35.295,00
 M.-nr. Brilliant 11138920
Pris: 36.295,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138930
Pris: 36.295,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113894
Pris: 36.295,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



DGC 7840 X XL Prestige Partner

Grebsfri, 45 niche
 M.-nr. Brilliant 11138780
Pris: 36.295,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138790
Pris: 36.295,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113880
Pris: 36.295,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



DGC 7845 XL

DirectWater Plus, 45 niche
 M.-nr. CleanSteel 11138990
Pris: 37.295,00
 M.-nr. Brilliant 11138960
Pris: 38.295,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138970
Pris: 38.295,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113898
Pris: 38.295,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Kræver fastvand-/aflo	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean

DAMPOVNE MED OVNFUNCTION

miele.dk – læs meget mere om Miele-dampovne med ovnfunktion



DGC 7845 X XL 

DirectWater Plus,
Grebsfri, 45 niche
M.-nr. Brillanthvid 11138810
Pris: 38.295,00
M.-nr. Obsidiansort 11138820
Pris: 38.295,00
M.-nr. Grafitgrå 1113883
Pris: 38.295,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Kræver fastvand-/afløb	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



DGC 7460 XXL

60 niche
M.-nr. CleanSteel 11138740
Pris: 33.395,00
M.-nr. Brillanthvid 11138510
Pris: 34.395,00
M.-nr. Obsidiansort 11138680
Pris: 34.395,00
M.-nr. Grafitgrå 1113871
Pris: 34.395,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	-



DGC 7460 X XXL 

Grebsfri, 60 niche
M.-nr. Brillanthvid 11138750
Pris: 34.295,00
M.-nr. Obsidiansort 11138760
Pris: 34.295,00
M.-nr. Grafitgrå 1113877
Pris: 34.295,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	-



DGC 7660 XXL

60 niche
M.-nr. CleanSteel 11138910
Pris: 39.995,00
M.-nr. Brillanthvid 11138880
Pris: 40.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11138890
Pris: 40.995,00
M.-nr. Grafitgrå 1113890
Pris: 40.995,00

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer



DGC 7860 XXL

60 niche
M.-nr. CleanSteel 11139040
Pris: 45.295,00
M.-nr. Brillanthvid 11139010
Pris: 46.295,00
M.-nr. Obsidiansort 11139020
Pris: 46.295,00
M.-nr. Grafitgrå 1113903
Pris: 46.295,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



DGC 7860 X XXL 

Grebsfri, 60 niche
M.-nr. Brillanthvid 11139050
Pris: 46.295,00
M.-nr. Obsidiansort 11139060
Pris: 46.295,00
M.-nr. Grafitgrå 1113907
Pris: 46.295,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



DGC 7865 XXL

DirectWater Plus, 60 niche
 M.-nr. CleanSteel 11107330
Pris: 47.295,00
 M.-nr. Brillianthvid 11139090
Pris: 48.195,00
 M.-nr. Obsidiansort 11139100
Pris: 48.195,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113911
Pris: 48.195,00



DGC 7865 X XXL Prestige Partner


DirectWater Plus, Grebsfri, 60 niche
 M.-nr. Brillianthvid 11139140
Pris: 48.295,00
 M.-nr. Obsidiansort 11139150
Pris: 48.295,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113916
Pris: 48.295,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Kræver fastvand-/aflø	Specialanvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Kræver fastvand-/aflø	Specialanvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean








DGM 7440

- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. CleanSteel 11138050 **Pris: 19.995,00**
- M.-nr. Brillanthvid 11137990 **Pris: 20.995,00**
- M.-nr. Obsidiansort 11138000 **Pris: 20.995,00**
- M.-nr. Grafitgrå 1113803 **Pris: 20.995,00**

Icons: DIRECT SENSOR, 40 l, SOUS VIDE, 1000 W, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING




DGM 7640

- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. CleanSteel 11138110 **Pris: 29.995,00**
- M.-nr. Brillanthvid 11138040 **Pris: 30.995,00**
- M.-nr. Obsidiansort 11138080 **Pris: 30.995,00**
- M.-nr. Grafitgrå 1113810 **Pris: 30.995,00**

Icons: M TOUCH S, 40 l, SOUS VIDE, 1000 W, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Nem betjening	M Touch S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



DGM 7840

- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. CleanSteel 11138220 **Pris: 35.695,00**
- M.-nr. Brillanthvid 11138160 **Pris: 36.695,00**
- M.-nr. Obsidiansort 11138180 **Pris: 36.695,00**
- M.-nr. Grafitgrå 1113820 **Pris: 36.695,00**

Icons: M TOUCH, 40 l, SOUS VIDE, 1000 W, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING

Nem betjening	M Touch	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



MIKROBØLGEOVNE OG KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER

ALSIDIG OG TIDSBESPARENDE

Vælg en kompaktovn med mikrobølger og få to ovne i én – en konventionel ovn og en mikrobølgeovn, og udnyt mulighederne for at kombinere traditionelle opvarmningsformer med mikrobølger. Spar op til 30 % tid sammenlignet med tilberedning uden mikrobølger.

Miele's kompaktovne med mikrobølger sikrer, at selv ved tilberedning med mikrobølger tilberedes maden mere skånsomt. Du vil derfor opleve bedre resultater end ved brug af konventionelle mikrobølgeovne.

MIELE APP

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele App, og følg med i valgte programmer og resterende tid(er).

På kompaktovne med mikrobølger kan du tilpasse temperaturen eller bruge Timer-funktionen via appen.

POPCORN

EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Med **langtidsstegning** steges kødet skånsomt ved lav temperatur i lang tid. Derved begynder kødsaften at cirkulere og fordele sig jævnt helt ud i de yderste lag. Resultatet er et meget mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en specielt sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommefrites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnumsklima.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet eller slukkes alarmer.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er MotionReact det rigtige for dig.

Med funktionerne **QuickStart** og **Popcorn** kan du blot ved ét tryk aktivere mikrobølger ved maks. effekt eller tilberede perfekte popcorn til en hyggelig aften.

NEM RENGØRING

* **PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen uden at lave ridser.

Oplev flotte, blanke stålfronter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, der er særdeles nem at rengøre.

MIKROBØLGEOVNE

miele.dk – læs meget mere om Miele-mikrobølgeovne



M 6012
 Fritstående mikrobølgeovn,
 1 LED-spot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. 10254470
Pris: 5.245,00



M 2234
 Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. Brillanthvid 11100550
Pris: 8.145,00
 M.-nr. Obsidiansort 11100560
Pris: 8.145,00

Nem betjening	EasyControl	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	17 automatik-programmer, QuickStart, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volumen ovnrum	26 l
		Produktmål (HxBxD)	305 x 520 x 422 mm

Nem betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/600/700/800 W
Komfort	15 automatik-programmer, QuickStart, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volumen ovnrum	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 595 x 312 mm



M 7240
 Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. 11100590
Pris: 9.995,00



M 7244
 Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11100630
Pris: 11.995,00
 M.-nr. Brillanthvid 11100600
Pris: 12.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11100610
Pris: 12.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 1110062
Pris: 12.995,00

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	35 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	–
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	45 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (1.500 W)
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm





H 7240 BM
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11129860
Pris: 14.295,00
 M.-nr. Brillanthvid 11129830
Pris: 15.295,00
 M.-nr. Obsidiansort 11129840
Pris: 15.295,00
 M.-nr. Grafitgrå 1112985
Pris: 15.295,00

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmningsformer	12
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	-
		Sikkerhed	Børnesikring
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	-



H 7440 BM
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11129910
Pris: 17.795,00
 M.-nr. Brillanthvid 11129880
Pris: 18.795,00
 M.-nr. Obsidiansort 11129890
Pris: 18.795,00
 M.-nr. Grafitgrå 1112990
Pris: 18.795,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	13
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	-



H 7440 BMX
 Grebsfri kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. Brillanthvid 11129920
Pris: 18.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11129930
Pris: 18.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 1112994
Pris: 18.995,00



Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	13
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	-



H 7640 BM
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11129980
Pris: 20.995,00
 M.-nr. Brillanthvid 11129950
Pris: 21.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11129960
Pris: 21.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 1112997
Pris: 21.995,00

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer



H 7840 BM
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11130020
Pris: 24.695,00
 M.-nr. Brillanthvid 11129990
Pris: 25.695,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130000
Pris: 25.695,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113001
Pris: 25.695,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer



H 7840 BMX
 Grebsfri kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11130030
Pris: 25.695,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130040
Pris: 25.695,00
 M.-nr. Grafitgrå 11130050
Pris: 25.695,00



Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer

ESPRESSOMASKINER

MIELE APP

Bedjen din espressomaskine fra afstand. Med Miele App kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand eller tømme afdrypningsbakken.

Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen



ÉT TRYK

Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for **DoubleShot**, og nyd en fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på **OneTouch for Two**, og nyd en drik i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med **kandefunktionen**.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Med **MotionReact** kan du interagere med din espressomaskine ved hjælp af dine bevægelser. En bevægelses-sensor på espressomaskinen registrerer, når du nærmer dig, og afhængig af indstillinger tændes lyset og displayet på espressomaskinen. Du behøver ikke trykke på on-tasten.

Forskellige situationer, forskellige behov. Vælg mellem fire performance-modes: ***ECO-mode** sikrer optimal kaffenydelse med mindst mulig energiforbrug. ***Barista-mode** er perfekt til espresso- og kaffebrygning. Mens ***Latte-mode** er til dig, der foretrækker drikke med mælk. Eller vælg ***Party-mode**, når du vil brygge mange drikke inden for kort tid.

Espressomaskiner med **DirectWater** kan tilsluttes fast vandinstallation, så du ikke skal fylde vandbeholderen manuelt.

EKSTRAORDINÆR SMAGSOPLEVELSE

Vælg mellem et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, eller nyd en smagfuld kop te med den optimale temperatur. Uanset om du er den kræsnе kaffenyder eller den krævende tedrikker, vil du kunne nyde den perfekte smagsoplevelse.

Med ***CoffeeSelect** får du tre forskellige kaffebønnebeholdere, så du kan matche forskellige typer af kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter og dermed perfektionere din kaffeoplevelse.

AromaticSystemFresh sikrer, at kafferester fra tidligere brygninger ikke blandes i din drik. Optimal smag, færre bitterstoffer og høj hygiejne.

TILPASSET DIG

På en Miele-espressomaskine kan du tilpasse alle parametre. Indstil fx forbrygning, malegrad af kaffebønner (finere/grovere), mængden af malede kaffebønne, vandmængden og -temperaturen. Med Miele får du altid din drik, som du allerbedst kan lide den. Når du har fundet din perfekte drik, kan du gemme den under din **brugerprofil**.

Har du favoriddrikke, som du vælger igen og igen. Med **MyMiele** kan du lave en genvej til dine mest benyttede drikke. Vælg hurtigt og nemt din foretrukne drik.

NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med ***AutoDescalc** og ***AutoClean** har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.

***CupSensor** registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med **ComfortClean** kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.

FRITSTÅENDE ESPRESSOMASKINER

miele.dk – læs meget mere om Miele-esspressomaskiner



CM 5310
 M.-nr. Obsidiansort, 11541580
Pris: 7.595,00
 M.-nr. Taybærrød, 11541590
Pris: 7.595,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra lydsvag
Vandbeholder	1.300 ml		
Mælkebeholder	-	Mange specialiteter	9
Netværk	-	Tilpasset dig	1 brugerprofi
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer



CM 5410
 M.-nr. Obsidiansort, 11541630
Pris: 7.995,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra lydsvag
Vandbeholder	1.300 ml		
Mælkebeholder	-	Mange specialiteter	10
Netværk	-	Tilpasset dig	2 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer



CM 5510
 M.-nr. AluSilver Metallic, 11541660
Pris: 8.495,00
 M.-nr. Rosaguld PF, 11541640
Pris: 8.495,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra lydsvag
Vandbeholder	1.300 ml		
Mælkebeholder	-	Mange specialiteter	10
Netværk	-	Tilpasset dig	2 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

CM5 SILENCE

Topkvalitet – fra kaffebønner helt ned til den mindste tekniske detalje. Ekstraordinært stille og skånsomt kværner espressomaskinen kaffebønnerne, så deres smag kan udfolde sig optimalt under brygningsprocessen.

Uanset hvilken kaffespecialitet du vælger, er de ideelle parametre på Miele-esspressomaskiner indstillet og perfekt tilpasset den drik, du vælger – dog kan de ændres, så de passer til din personlige smag.



**CM 6160**

M.-nr. Lotushvid 11579650
Pris: 10.495,00
 M.-nr. Obsidiansort 11579660
Pris: 10.495,00

**CM 6360**

M.-nr. Lotushvid/
 CleanSteelMetallic 11579670
Pris: 12.395,00
 M.-nr. Obsidiansort/
 CleanSteelMetallic 11579700
Pris: 12.395,00
 M.-nr. Obsidiansort/Bronze
 PearlFinish 11579710
Pris: 12.395,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønne-beholder	300 g	Ekstra komfort	BrilliantLight, TeaTimer
Vand-beholder	1.800 ml		
Mælke-beholder	Kan tilkøbes	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele App	Tilpasset dig	4 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	359x251x427	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønne-beholder	300 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer
Vand-beholder	1.800 ml		
Mælke-beholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele App	Tilpasset dig	4 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	359x251x427	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

NYHED! CM6 MILKPERFECTION


Perfekt mælkeskum til din kaffe – oplev nyheden CM6 med MilkPerfection-system.

De nye espressomaskiner sørger for perfekt mælkeskum til din kaffespecialitet.

CM6 skummer mælken særligt luftigt og fin til en lækker, cremet skum.

**CM 7350**

Aluminiumsfront
 M.-nr. Brillanthvid, 11024920
Pris: 18.895,00
 M.-nr. Obsidiansort, 11025070
Pris: 18.895,00

**CM 7750**

Sort aluminiumsfront
 M.-nr. Obsidiansort, 11025340
Pris: 26.695,00

Nem betjening	C Touch	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot
Bønne-beholder	500 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor
Vand-beholder	2.200 ml		
Mælke-beholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele App	Tilpasset dig	8 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

Nem betjening	C Touch	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot
Bønne-beholder	210 g / 180 g / 150 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vand-beholder	2.200 ml		
Mælke-beholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele App	Tilpasset dig	10 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, AutoDescal



CVA 7440
 M.-nr. CleanSteel 11165880
Pris: 23.395,00
 M.-nr. Brillanthvid 11165850
Pris: 24.395,00
 M.-nr. Obsidiansort 11165860
Pris: 24.395,00
 M.-nr. Grafitgrå 1116587
Pris: 24.395,00



CVA 7445
 M.-nr. CleanSteel 11165890
Pris: 25.395,00

Nem betjening	Direct-Sensor	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Convenience	Performance-modes
Bønne-beholdere	300 g / 300 g	Smagsoplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofile
Netværk	Miele App	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, ComfortClean

Nem betjening	Direct-Sensor	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	Mulighed for fast vandtilslutning	Convenience	Performance-modes
Bønne-beholdere	300 g / 300 g	Smagsoplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofile
Netværk	Miele App	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, ComfortClean



CVA 7840
 M.-nr. CleanSteel 11165900
Pris: 31.495,00



CVA 7845
 M.-nr. CleanSteel 11166010
Pris: 33.495,00
 M.-nr. Brillanthvid 11165960
Pris: 34.395,00
 M.-nr. Obsidiansort 11165970
Pris: 34.395,00
 M.-nr. Grafitgrå 1116599
Pris: 34.395,00

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofile , MyMiele
Netværk	Miele App	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	Mulighed for fast vandtilslutning	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofile , MyMiele
Netværk	Miele App	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean





GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER

Miele

Miele

Miele

MIELE APP

Indstil fx Gourmet-varmeskuffens temperatur eller timer-funktion via Miele App.

PRAKTISK OG NEM AT BETJENE

Mieles vakuumforseglerskuffer og Gourmet-varmeskuffer betjenes nemt og intuitivt via et touch-panel, der også er nemt at gøre rent. Derudover kan skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at fylde noget i skuffen og tage noget ud af skuffen.



PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brugt flere timer på en god middag, men den skal ikke serveres med det samme? Brug Gourmet-varmeskuffen til **varmholdning af mad**, og server maden, når det passer dig.

Server maden på en lun tallerken, eller nyd kaffen/teen i en lun kop. Gourmet-varmeskuffen kan også bruges som **service- og kopvarmer**. Miele's Gourmet-varmeskuffer kan tilsluttes Miele-espressomaskiner, så du altid har en lun kop til din drik.

EKSTRAORDINÆRE SMAGSOPLEVELSER

Miele's vakuumsæglerskuffer er perfekte til **marinering** og forberedelse til **sous-vide**. Ved vakuumpakning forstærkes marinadens smag, idet krydderurter og krydderier indvirker direkte og koncentreret på madvaren.

Alternativt kan du opnå mørt og saftigt kød ved at **langtidsstege** det ved lav temperatur i Miele's Gourmet-varmeskuffe.


Miele

UNDGÅ MADSPILD

Brug vakuumsæglerskuffen til **optimal genindpakning** af dine fødevarer, eller forlæng holdbarheden på dine madvarer ved at **opdele maden i mindre portioner**.

Med en Miele-vakuumsæglerskuffe kan du vakuumpakke dine madvarer i **genanvendelige beholdere** og derved reducere brugen af plastik.

GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER



ESW 7010

Gourmet-warmeskuffe,
14 cm høj, 40-85 °C
M.-nr. Brillanthvid 11100160
Pris: 8.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11100190
Pris: 8.995,00
M.-nr. Grafitgrå 1110020
Pris: 8.995,00


Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Kuverter 6 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele App
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør+	Opskrifthæfte til langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarmning af service	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk, Timer-funktion		



ESW 7020

Gourmet-warmeskuffe,
29 cm høj, 40-85 °C
M.-nr. CleanSteel 11100240
Pris: 9.995,00
M.-nr. Brillanthvid 11100210
Pris: 9.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11100220
Pris: 9.995,00
M.-nr. Grafitgrå 1110023
Pris: 9.995,00


Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Kuverter 12 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele App
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør+	Opskrifthæfte til langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarmning af service	Produktmål (HxBxD)	289 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk, Timer-funktion		



ESW 7030

Gourmet-warmeskuffe,
32 cm høj, 40-85 °C
M.-nr. Brillanthvid 11318150
Pris: 10.495,00
M.-nr. Obsidiansort 11318170
Pris: 10.495,00
M.-nr. Grafitgrå 11318180
Pris: 10.495,00

Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Kuverter 12 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele App
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør+	Opskrifthæfte til langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarmning af service	Produktmål (HxBxD)	317 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk, Timer-funktion		



EVS 7010

Vakuumforseglereskuffe,
14 cm høj
M.-nr. Brillanthvid 11100390
Pris: 20.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11100400
Pris: 20.995,00
M.-nr. Grafitgrå 1110041
Pris: 20.995,00

Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Optimal vakuumpakning	3 vakuumtrin, 3 svejsetrin
Madoplevelser	Forberedelse til sous-vide, marinering	Kapacitet	8 l
Mindre madspild	Forlænget holdbarhed, portionsopdeling	Tilbehør+	50 stk. Miele-vakuumposer small, 50 stk. Miele-vakuumposer large, opskrifthæfte til sous-vide
Muligheder	Vakuumpakkes i poser eller beholder, vakuumpakning af væsker	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk		





KOGEPLADER

STRESSFRI TILBEREDNING OG PERFEKTE RESULTATER

Nu behøver du ikke længere justere varmetrin eller bekymre dig om, hvorvidt maden er ved at brænde på. ***TempControl**-zonen har tre trin, der holder en konstant temperatur, som du vælger. Nyd at lave bearnaise fra bunden – i ro og mag.

CookAssist – din guide til at få mest muligt ud af din TempControl-kogeplade. Vælg mellem en lang række opskrifter, og lad den intuitive app guide dig gennem hvert trin i opskriften. Du skal ikke engang tænke på at indstille kogepladen eller minuturet – appen klarer det hele. Opnå perfekte resultater og ro i sindet.

Hold maden klar til servering med funktionen **varmholdning**. **Varmholdning Plus** er desuden velegnet til opvarmning af mad eller til smeltning af chokolade. Gaskogeplader og wokkøkken hører tæt sammen. Miele's **Dual-wokbrænder** er forsynet med to separate flammekedse og den høje ydeevne, der kræves for at opnå perfekte wokresultater.

MAKSIMAL FLEKSIBILITET

***PowerFlex**-kogezone er tre kogezone i én. Plads til to mindre gryder, en meget stor pastagryde eller et stegefad. Oplev maksimal fleksibilitet og frihed med Miele's **full surface**-kogeplader, hvor kogepladen ikke er inddelt i forudbestemte kogezone. Stil kogeudrustningen, hvor du vil.

Nyd enestående komfort med **SilentMove**, hvor du lydløst kan flytte dit kogeudrustning rundt på kogepladen.

HURTIG OG KRAFTFULD

Oplev hurtigste opvarmning med Miele's ***TwinBooster-teknologi**. Med en booster-effekt på op til 7,3 kW kan du fx lynhurtigt bringe vand i kog. Vupti, så er der mad!

CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

UNIK BRUGERKOMFORT

Hurtig og nem betjening af din kogeplade – med Miele's ***automatiske grydere registrering** stiller du blot dit kogegrej på kogepladen, så vises tælrækken for den specifikke kogezone automatisk.


Med den ***intelligente grydere registrering** kan du flytte kogegrejet til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige position følger automatisk med!

Ringer telefonen, eller kalder børnene? Tryk på **Stop&Go**, der reducerer varmeeffekten for alle tændte kogezone. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og kogepladen aktiverer automatisk det oprindeligt indstillede varmetrin for hver zone.


Spildte du? Tryk på **Lock&Wipe**, og bloker betjeningen af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som indstillet, imens kan du tørre din kogeplade af i ro og mag.

KANTER PÅ KOGEPLOADER

MONTERING – MED RAMME




Bred ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade




Smal ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade

MONTERING – UDEN RAMME



Uden ramme, planforsænket




Uden ramme, ovenpå bordplade
(afrundede kanter)

GLASKERAMISKE KOGEPLADER



KM 6520 FR

M.-nr. 10889790
Pris: 5.695,00



KM 6542 FR

M.-nr. 10889800
Pris: 9.395,00

Ramme	Bred ramme i rustfrit stål	Ekstra komfort	Stop&Go
På bordplade	•	Netværk	–
Planforsænket	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Nem betjening	EasySelect	Udskæring (BxD)	560 x 490 mm
Kogezoner	1 Vario-zone, 3 zoner		

Ramme	Bred ramme i rustfrit stål	Ekstra komfort	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Netværk	Con@ctivity 3.0
Planforsænket	–	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Nem betjening	ComfortSelect	Udskæring (BxD)	750 x 490 mm
Kogezoner	1 Koge-/stege, 3 zoner		

GASKOGEPLADER



KM 3010

Gas på glas
M.-nr. 9265930
Pris: 8.495,00



KM 3034-1

Gas på glas
M.-nr. 10939720
Pris: 15.295,00

Ramme	Rustfrit ståltrim på for- og bagkant	Nem rengøring	Støbejernsriste kan rengøres i opvaskemaskine
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop
Planforsænket	–	Gastyper	Til naturgas af fabrik. Sæt til bygas er vedlagt. Sæt til flaskegas købes separat.
Nem betjening	Drejknapper i metal (QuickStart)	Produktmål (BxD)	626 x 526 mm
Kogezoner	4	Udskæring (BxD)	560-600 x 490-500 mm

Ramme	Høj ramme i rustfrit stål	Nem rengøring	Støbejernsriste kan rengøres i opvaskemaskine
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop&Restart
Planforsænket	–	Gastyper	Til naturgas af fabrik. Sæt til bygas er vedlagt. Sæt til flaskegas købes separat.
Nem betjening	Drejknapper i metal (QuickStart)	Produktmål (BxD)	806 x 526 mm
Kogezoner	1 Dual-wok, 4 zoner	Udskæring (BxD)	750-780 x 490-500 mm



INDUKTIONSKOGEPLADER, 60 CM

miele.dk – læs meget mere om Miele-kogeplader



KM 7201 FR

M.-nr. 11145070

Pris: 8.495,00



KM 7262 FR

M.-nr. 11144690

Pris: 8.995,00

Ramme	Stål, bred	Kogezoner	4 Vario
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	–	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	EasySelect	Netværk	–
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	560 x 490 mm

Ramme	Stål, bred	Kogezoner	3 Vario, 1 Koge-/stege
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	–	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	EasySelect	Netværk	–
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	614 x 514 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm



KM 7404 FX

M.-nr. 11390350

Pris: 10.995,00



KM 7464 FR/FL

M.-nr. KM 7464 FR 11144710

Pris: 9.495,00

M.-nr. KM 7464 FL 11144720

Pris: 9.495,00

Ramme	–	Kogezoner	2 Vario, 2 Powerfle
På bordplade	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Comfort-Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	592 x 492 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	570 x 470 mm ³⁾

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	2 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	KM 7464 FR, KM 7464 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7464 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Comfort-Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7464 FR: 626x526 mm KM 7464 FL: 620x520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾



KM 7465 FR/FL

M.-nr. 11144730

Pris: 11.395,00

M.-nr. 11144740

Pris: 11.395,00



KM 7564 FR/FL

M.-nr. KM 7564 FR 11144770

Pris: 12.395,00


M.-nr. KM 7564 FL 11144780








Pris: 12.395,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7465 FR, KM 7465 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7465 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Comfort-Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7465 FR: 626x526 mm KM 7465 FL: 620x520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7564 FR, KM 7564 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7564 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7564 FR: 626x526 mm KM 7564 FL: 620x520 mm ¹⁾²⁾
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾

¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7001 FL. ³⁾ Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.



***KM 7667 FR/FL**

M.-nr. KM 7667 FR 11144900
Pris: 16.195,00
 M.-nr. KM 7667 FL 11144910
Pris: 16.195,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7667 FR, KM 7667 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7667 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7667 FR: 626x526 mm KM 7667 FL: 620x520 mm ¹⁾²⁾
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾








KM 7210 FR

M.-nr. 11144680
Pris: 10.895,00

Ramme	Stål, bred	Kogezoner	3 Vario, 1 Koge-/stege
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	-	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	EasySelect	Netværk	-
Høj fleksibilitet	-	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	750 x 490 mm












KM 7414 FX

M.-nr. 11144700
Pris: 13.395,00

Ramme	-	Kogezoner	2 Vario, 2 Powerfle
På bordplade	-	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	Comfort Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Powerfle	Produktmål (BxD)	752 x 492 mm
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	730 x 470 mm ³⁾







KM 7474 FR/FL

M.-nr. KM 7474 FR 11144750
Pris: 11.395,00
 M.-nr. KM 7474 FL 11144760
Pris: 11.395,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	2 PowerFlex, 2 Vario
På bordplade	KM 7474 FR, KM 7474 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7474 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	Comfort Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7474 FR: 806x526 mm KM 7474 FL: 800x520 mm
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾



















KM 7575 FR/FL

M.-nr. KM 7575 FR 11144790
Pris: 16.995,00
 M.-nr. KM 7575 FL 11144800
Pris: 16.995,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	6 PowerFlex
På bordplade	KM 7575 FR, KM 7575 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7575 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7575 FR: 806x526 mm KM 7575 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾



***KM 7677 FR/FL**

M.-nr. KM 7677 FR 11144930
Pris: 19.495,00
 M.-nr. KM 7677 FL 11144940
Pris: 19.495,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	4 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7677 FR, KM 7677 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7677 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7677 FR: 806x526 mm KM 7677 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾

¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7001 FL. ³⁾ Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.
 *Levering 2022

INDUKTIONSKOGEPLADER, 80-90 CM

miele.dk



***KM 7678 FR/FL**
 M.-nr. KM 7678 FR 11144960
Pris: 21.495,00
 M.-nr. KM 7678 FL 11144980
Pris: 21.495,00



Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	6 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7678 FR, KM 7678 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7678 FL	Convenience	Intelligent gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7678 FR: 806x526 mm KM 7678 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾



KM 7679 FR/FL
 M.-nr. KM 7679 FR 11508080
Pris: 20.494,00
 M.-nr. KM 7679 FL 11508090
Pris: 20.494,00



Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	KM 7679 FR, KM 7679 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7679 FL	Convenience	Automatisk gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App/CookAssist
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7679 FR: 806x526 mm KM 7679 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	750-780x490-500 mm ³⁾



***KM 7878 FL**
 Grafitsort glas
 M.-nr. 11145010
Pris: 24.295,00



Ramme	-	Kogezoner	6 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Intelligent gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Full surface, SilentMove	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾




KM 7879 FL
 M.-nr. 11508110
Pris: 23.395,00




Ramme	-	Kogezoner	1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App/CookAssist
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	750-780x490-500 mm ³⁾

Nyhed



KM 7684 FL
 M.-nr. 11144820
Pris: 19.495,00



Ramme	-	Kogezoner	4 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	916 x 408 mm
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	388x896 mm ³⁾

Nyhed



KM 7689 FL
 M.-nr. 11508100
Pris: 24.295,00



Ramme	-	Kogezoner	2 vario, 2 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	916 x 408 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	386-388x886-896 mm ³⁾

¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7001 FL. ³⁾ Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.


*Levering 2022

**KM 7697 FR/FL**

M.-nr. KM 7697 FR 11144990

Pris: 24.295,00

M.-nr. KM 7697 FL 11145000

Pris: 24.295,00**KM 7897 FL**

Grafitsort glas

M.-nr. 11145020

Pris: 26.995,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	6 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7697 FR, KM 7697 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan- forsænket	KM 7697 FL	Convenience	Intelligent gryde- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7697 FR: 942x526 mm KM 7697 FL: 936x520 mm ¹⁾
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾

Ramme	-	Kogezoner	6 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan- forsænket	•	Convenience	Intelligent gryde- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Full surface, SilentMove	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾

* FINDES KUN HOS MIELE

**FULD FLEKSIBILITET**

Med ***PowerFlex**- og ***PowerFlex Plus**-områderne kan du kombinere flere kogezoner til én stor zone - til fx store gryder eller gourmetfade.

100% KONTROL

***TempControl** - temperaturstyring på induktionskogepladen. Vælg den ønskede temperatur, og kogepladen holder den konstante temperatur på dit kogegrej. Nyd roen hvad enten du smelter chokolade, laver bearnaise osv.

EN HJÆLPENDE HÅND

Er du tvivl om, hvilken temperatur du skal tilberede maden ved? Tilberedningsguides i kogepladens **TouchDisplay** guider dig gennem forskellige opskrifter, så du får mest ud af din kogeplade med ***TempControl**.

INTUITIV BETJENING

I **TouchDisplayet** kan du hurtigt og nemt vælge det ønskede varmetrin eller den ønskede temperatur på kogezonerne.

¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7001 FL. ³⁾ Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.

INDUKTIONSKOGEPLADER, 80-90 CM

miele.dk











KM 7899 FL
 M.-nr. KM 7899 FL 11508120
Pris: 26.995,00












KM 7999 FR/FL
 M.-nr. KM 7999 FR 11145040
Pris: 43.395,00
 M.-nr. KM 7999 FL 11145060
Pris: 43.395,00

Ramme	-	Kogezone	1 TempControl, 2 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App/CookAssist
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	936x520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	916x500 mm ⁹⁾

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	8 TempControl, 3 PowerFlex/PowerFlex Plus-områder (max. 5 stk. kogegejr på kogepladen)
På bordplade	KM 7999 FR KM 7999 FL	Stressfri tilberedning	Tilberedningsguides i display, Stop&Go
Planforsænket	KM 7999 FL	Convenience	Automatisk gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	TouchDisplay	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex og PowerFlex Plus	Produktmål (BxD)	KM 7999 FR: 942x526 mm KM 7999 FL: 936x520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm ⁹⁾



INDUKTIONSKOGEPLADER MED EMHÆTTE



Nyhed



KMDA 7476 FR/FL - PowerFlex XL og ComfortSelect Plus

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7476 FR 11790030

Pris: 28.595,00

M.-nr. KMDA 7476 FL 11790020

Pris: 28.595,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	• (se side 145-146)
På bordplade	KMDA 7476 FR, KMDA 7476 FL	Recirkulation	•
Planforsænkning	KMDA 7476 FL	Effektivitetsklasse	A (580 m ³ /t, Booster-trin)
Nem betjening	ComfortSelect Plus	Fedtfilt eringsklasse	A (95,1 %)
Høj fleksibilitet	PowerFlex XL	Energiklasse / ECO-motor	A++ (27,6 kWh/år) / •
Kogezoner	4 PowerFlex XL	Lydniveau	69 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe	Produktmål (BxD)	KMDA 7476 FR: 806x526 mm KMDA 7476 FL: 800x520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ¹⁾



KMDA 7476



KMDA 7634



KMDA 7634 FR/FL - PowerFlex og SmartSelect

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7634 FR 11491410

Pris: 28.595,00

M.-nr. KMDA 7634 FL 11491420

Pris: 28.595,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	• (se side 145-146)
På bordplade	KMDA 7634 FR, KMDA 7634 FL	Recirkulation	•
Planforsænkning	KMDA 7634 FL	Effektivitetsklasse	A (570m ³ /t, Booster-trin)
Nem betjening	SmartSelect	Fedtfilt eringsklasse	A (95,1 %)
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Energiklasse / ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / •
Kogezoner	4 PowerFlex	Lydniveau	69 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe	Produktmål (BxD)	KMDA 7634 FR: 806x526 mm KMDA 7634 FL: 800x520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ¹⁾

¹⁾ Indvendige udskæringsmål. Husk at købe aftrækskanaler mv. separat. Se tilbehør, fladkanaler m.m. fra side 145

TRYGHED MED MIELE. 15 ÅRS RESERVEDELSGARANTI

Miele er et af verdens førende premium brands.

IMMER BESSER er vores brands DNA og dybt forankret i vores 120-års historie. Det definerer, hvordan vi vil fortsætte vores mission og konstant være garant for højeste kvalitet.

Vi bruger kun de bedste råmaterialer, lige som vores skrappe kvalitetskontrol sikrer, at vi altid leverer pålidelige og holdbare produkter med lang levetid. Køber du et Miele-produkt, er du altid garanteret 15 års reservedelsgaranti.

Det gælder også Miele's kogeplader, så du kan være tryk ved, at produktet altid kan repareres, og du undgår en evt. ombygning af bordplade mv.



Miele
INDUCTION



0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **B:**



① 1 2 3 **B**

SMARTLINE MIX & MATCH

miele.dk – læs meget mere om Miele's SmartLine



CS 7101-1



Gaskogeplade, 1 zone
(Dual-wok-brænder),
til natur- og flaskegas
(dyser medfølger)
M.-nr. 11402780
Pris: 11.395,00

Ramme	–	Nem rengøring	Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop, FlameGuard ¹⁾
Planforsænket	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Nem betjening	Drejeknap i metal (eltænding)	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7102-1



Gaskogeplade, 2 zoner,
til natur- og flaskegas
(dyser medfølger)
M.-nr. 11402790
Pris: 10.995,00

Ramme	–	Nem rengøring	Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop, FlameGuard ¹⁾
Planforsænket	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Nem betjening	Drejeknap i metal (eltænding)	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7612 FL



Induktionskogeplade,
2 zoner, PowerFlex
M.-nr. 10693740
Pris: 11.895,00

Ramme	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering Lock&Wipe
Planforsænket	•	Sikkerhed	Børnesikring
Nem betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7632 FL



Teppanyaki-stegeplade,
induktion
M.-nr. 10693780
Pris: 20.995,00

Ramme	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Convenience	2 separat indstillelige områder
Planforsænket	•	Sikkerhed	Børnesikring
Nem betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CSDA 7001 FL



Bordemfang, blæser og
tilslutningsstuds kan placeres
til højre eller venstre
M.-nr. 11402480
Pris: 13.395,00

Ramme	–	Effektivitetsklasse	A (535m ³ /t, Booster)
På bordplade/Planforsænket	• / •	Fedtfilt eringsklasse	B (93,3 %)
Nem betjening	SmartSelect	Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •
Udluftning til det fri	•	Lydniveau	66 dB(A), trin 3
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål	Produktmål (BxD)	120 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	100 x 500 mm ²⁾

TILBEHØR



Monteringsliste til montering af fle e
SmartLine-elementer i en sektion, CSZL 7000
M.-nr. 10690630
Pris: 395,00

i Husk at købe aftrækskanaler mv. separat.
Se tilbehør, fladkanaler m.m. fra side 145

¹⁾ FlameGuard medfølger og sikrer, at gasflamme ne ikke trækkes ned i emfanget
²⁾ Ved planforsækning: Indvendige udskæringsmål



EMHÆTTER



EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING

Som de eneste er Miele's emhætter kåret af Forbrugerrådet TÆNK til "Bedst i test". Miele-emhætter opnår de bedste klassificeringer for bl.a. udsugningseffekt og fedtfilter rengøring. Fedt og em fanges effektivt, så du bevarer et optimalt indeklima og skal bekymre dig mindre om rengøring.

Alle Miele's emhætter er udstyret med det yderst effektive ***10-lags metalfedfilter**, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er af rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

***CleanCover** gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele-emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snavset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalcanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, der er nem at tørre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller **filterindikatoren** dig, når fedtfilteret er fyldt og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med **★Con@ctivity** kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten automatisk sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

MIELE APP

Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilter et, eller betjen lyset via Miele App.

DESIGN OG KVALITET


Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele-emhætten til blikfanget i dit køkken. Mens du koncentrerer dig om din kogekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring.

Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.



DA 1260

Med intern motor
M.-nr. CleanSteel 10548440
Pris: 3.995,00
M.-nr. Brillanthvid 10548430
Pris: 3.995,00



DA 3366

Med intern motor
M.-nr. 10031040
Pris: 4.395,00

Type	Underbygnings- emhætte	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	-
Effektivitets- klasse	D (545 m³/t, Boost)	Convenience	-
Fedtfilter erings- klasse	A (95,1 %)	Netværk	-
Energiklasse / ECO-motor	C (92 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	125 x 598 x 500 mm

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stå	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	-
Effektivitets- klasse	D (430 m³/t, Boost)	Convenience	-
Fedtfilter erings- klasse	B (89,0 %)	Netværk	-
Energiklasse / ECO-motor	C (61 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	34 x 595 x 275 mm



DA 3568 (60 cm)

Med intern motor eller til
ekstern motor, SlimLine-udtræk
på kun 14 mm
M.-nr. intern motor 10880250
Pris: 10.495,00
M.-nr. ekstern motor 11392190
Pris: 10.495,00



DA 3598 (90 cm)

Med intern motor eller til
ekstern motor, SlimLine-udtræk
på kun 14 mm
M.-nr. intern motor 10880290
Pris: 11.895,00
M.-nr. ekstern motor 11392200
Pris: 11.895,00


Type	Indbyg med udtræk, rustfrit stå	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	C (82,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 593 x 309-470 mm

Type	Indbyg med udtræk, rustfrit stå	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	C (82,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 893 x 309-470 mm



DA 3668 (60 cm)

Med intern motor,
SlimLine-udtræk på kun 14
mm,
lysdæmper-funktion
M.-nr. 10880300
Pris: 17.195,00



DA 3698 (90 cm)

Med intern motor,
SlimLine-udtræk på kun 14
mm, lysdæmper-funktion
M.-nr. 10880310
Pris: 18.595,00

Type	Indbyg med motoriseret udtræk, rustfrit stå	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	C (82,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 593 x 309-470 mm

Type	Indbyg med motoriseret udtræk, rustfrit stå	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	C (82,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 893 x 309-470 mm

• Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på side ne 148-161










PUR 68 W (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10385270
Pris: 7.995,00












PUR 98 W (90 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10385280
Pris: 8.995,00

Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter eringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (47 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 598 x 500 mm

Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter eringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (50 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 898 x 500 mm




DA 6066 W Wing (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. Brillanthvid 10138850
Pris: 9.495,00
M.-nr. Obsidiansort 10138840
Pris: 9.495,00




DA 6086 W Wing (80 cm)

Med intern motor
M.-nr. Brillanthvid 10143210
Pris: 10.495,00
M.-nr. Obsidiansort 10138860
Pris: 10.495,00

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter eringsklasse	B (92,4 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 600 x 490 mm

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter eringsklasse	B (92,4 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 800 x 490 mm







DA 6096 W Wing (90 cm)

Med intern motor
M.-nr. Brillanthvid 9974070
Pris: 10.495,00
M.-nr. Obsidiansort 9974080
Pris: 10.495,00

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter eringsklasse	B (92,4 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 900 x 490 mm

i Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på side ne 148-161

VÆGEMHÆTTER

miele.dk – læs meget mere om Miele's vægemhætter



DA 9091 W Screen

Med intern motor
M.-nr. 11684340
Pris: 8.495,00



DA 9091 W Screen

Med intern motor
M.-nr. 11684330
Pris: 8.495,00









Type	Vægemhætte, grafitgrå gla	Lydniveau	50 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	B (670 m ³ /t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter eringsklasse	B (92,8%)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	50 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	B (670 m ³ /t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter eringsklasse	B (92,8%)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm






DA 5798 W Next Step

Med intern motor
M.-nr. 10880420
Pris: 13.295,00




















DA 4298 W Puristic Plus

Med intern motor eller
til ekstern motor 10880410
M.-nr. intern motor 10880410
Pris: 13.795,00
M.-nr. ekstern motor 11392260
Pris: 13.795,00

Type	Vægemhætte, glas og rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte, Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (24 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	660-1110 x 893 x 520 mm


Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte, Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (630 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (27 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 898 x 500 mm










DA 6488 W Pure (80 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10799440
Pris: 14.695,00






DA 6488 W Pure (80 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10799430
Pris: 14.695,00

Type	Vægemhætte, grafitgrå gla	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte, Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte, Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm







DA 6498 W Pure (90 cm)

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799460
Pris: 14.695,00
M.-nr. ekstern motor 11392270
Pris: 14.695,00












DA 6498 W Pure (90 cm)








Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799450
Pris: 14.695,00
M.-nr. ekstern motor 11392280
Pris: 14.695,00

Type	Vægemhætte, grafitgrå gla	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte, Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte, Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm

• Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på side ne 148-161

















DA 7198 W Triple

Med intern motor
M.-nr. 10799480
Pris: 15.695,00

Type	Vægemhætte, grafitgrå gla	Lydniveau	60 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte , Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (89,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



















DA 7198 W Triple

Med intern motor
M.-nr. 10799470
Pris: 15.695,00

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte , Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (89,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm




















DA 6798 W Shape

Med intern motor
M.-nr. 10880550
Pris: 19.995,00

Type	Vægemhætte, sort glas og rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte , Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	D (67,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	568 x 898 x 495 mm





















DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor
M.-nr. 10880440
Pris: 20.495,00

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas og stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte , Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm





















DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor
M.-nr. 10880450
Pris: 20.495,00

Type	Vægemhætte, sort glas og CleanSteel	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte , Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm



DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor
M.-nr. 10880430
Pris: 20.495,00

Type	Vægemhætte, brillanthvidt glas og stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilte , Aktivt kulfilte
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm

• Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på side ne 148-161

**DA 2558 (50 cm)**

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10879930
Pris: 6.695,00
M.-nr. ekstern motor 11392220
Pris: 6.695,00

**DA 2578 (70 cm)**

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10879940
Pris: 7.595,00
M.-nr. ekstern motor 11392230
Pris: 7.595,00

Type	Indsatsemhætte skjult ved integration	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (90,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	295 x 532 x 372 mm

Type	Indsatsemhætte skjult ved integration	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (90,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	295 x 702 x 402 mm

**DA 2360 (60 cm)**

Med intern motor
M.-nr. 10548450
Pris: 6.695,00

**DA 2390 (90 cm)**

Med intern motor
M.-nr. 10548460
Pris: 9.495,00

Type	Indsatsemhætte til overskab	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (94,2 %)	Netværk	-
Energiklasse / ECO-motor	A (49 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	342 x 580 x 293 mm

Type	Indsatsemhætte til overskab	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	-
Energiklasse / ECO-motor	A (55 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	342 x 880 x 293 mm

**DA 2668 (60 cm)**

Med intern motor
M.-nr. 10880040
Pris: 13.795,00

**DA 2698 (90 cm)**

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880110
Pris: 17.595,00
M.-nr. ekstern motor 11392240
Pris: 16.695,00

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (585 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 584 x 297 mm

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm

INDSATSEMHÆTTER OG LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER



DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880070
Pris: 17.595,00
M.-nr. ekstern motor 11392250
Pris: 17.595,00


Type	Indsatsemhætte til overskab, Brillanthvid	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm



DA 2808

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880140
Pris: 19.495,00
M.-nr. ekstern motor 11392150
Pris: 19.495,00

Type	Loftsintegreret emhætte, CleanSteel	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (725 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (92,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm



DA 2808

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880180
Pris: 19.495,00
M.-nr. ekstern motor 11391950
Pris: 19.495,00

Type	Loftsintegreret emhætte, Brillanthvid	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (725 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (92,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm



i Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på side ne 148-161



***DAD 4840 Black Levantar**

M.-nr. 11997700
Pris: 19.995,00

Type	Bordemfang, obsidiansort glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	-	Nem rengøring	10 lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Convenience	SmartControl, Touch display, LED lys
Effektivitetsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
		Produktmål (HxBxD)	300x916x58 mm



***DAD 4940 Black Levantar**

M.-nr. 11997710
Pris: 19.995,00

Type	Bordemfang, obsidiansort glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	-	Nem rengøring	10 lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Convenience	SmartControl, Touch display, LED lys
Effektivitetsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
		Produktmål (HxBxD)	300x932x58 mm

*Leveres fra november 2021 ⓘ Tilbehør til bordemfang samt recirkulation og ekstern motor, findes på side ne 148-161

Miele



MIELE HAR DE MEST
TILFREDSE BRUGERE


BEDST I TEST

Ifølge **Forbrugerrådet Tænk** har Miele de ubestridt mest tilfredse brugere. I en undersøgelse svarede > 96 %, at de "helt sikkert" eller "højst sandsynligt" vil anbefale et Miele produkt til andre.

Det er vi selvfølgelig meget glade for, og vi arbejder hver dag for at leve op til vores motto: **Immer Besser.**

Miele er testvinder i mange kategorier - og der kommer hele tiden fle e til. **Se alle vinderne på miele.dk**






PUR 98 D

Med intern motor
M.-nr. 10385250
Pris: 15.695,00

- A
- 10 x FILTER
- LED LIGHTING
- INDIVIDUAL



DA 4208 D Puristic Plus

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor, 10880370
Pris: 23.795,00
M.-nr. ekstern motor, 11392210
Pris: 23.795,00

- A++
- 10 x FILTER
- LED LIGHTING
- CONSOACTIVITY 3.0
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR
- INDIVIDUAL

Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	57 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	69-106 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (30 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	690-990 x 898 x 598 mm



DA 4208 V D Puristic Varia

Med intern motor, motoriseret højdeindstilling
M.-nr. 10880350
Pris: 31.895,00

- F
- 10 x FILTER
- LED LIGHTING
- CONSOACTIVITY 3.0
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR
- INDIVIDUAL

Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	58 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (675 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (31 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	755-1045 x 898 x 598 mm



FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

miele.dk – læs meget mere om Miele's frithængende emhætter



A
++

10 X
FILTER

LED
LIGHTING

CON@CTIVITY
3.0

MOBILE
CONTROL

FILTER
INDICATOR

ECO
MOTOR

INDIVIDUAL

**DA 6698 D Puristic
Edition 6000**

Med intern motor
M.-nr. 10880470
Pris: 29.995,00



A
++

10 X
FILTER

LED
LIGHTING

CON@CTIVITY
3.0

MOBILE
CONTROL

FILTER
INDICATOR

ECO
MOTOR

INDIVIDUAL

**DA 6698 D Puristic
Edition 6000**

Med intern motor
M.-nr. 10880480
Pris: 29.995,00

Type	Frithængende, obsidiansort glas og stål	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, sort glas og CleanSteel	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm



A
++

10 X
FILTER

LED
LIGHTING

CON@CTIVITY
3.0

MOBILE
CONTROL

FILTER
INDICATOR

ECO
MOTOR

INDIVIDUAL

**DA 6698 D Puristic
Edition 6000**

Med intern motor
M.-nr. 10880460
Pris: 29.995,00



A
++

10 X
FILTER

LED
LIGHTING

CON@CTIVITY
3.0

MOBILE
CONTROL

FILTER
INDICATOR

ECO
MOTOR

**DA 7078 D Aura 3.0
White Loom**

Med intern motor, ledning i wires
M.-nr. 11214420
Pris: 34.295,00

Type	Frithængende, brillanthvidt glas og stål	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, brillanthvidt	Lydniveau	65 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	–	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (615 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (90,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A (28 kWh/år) / •	Produktmål	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø700 mm



i Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på side ne 148-161



DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Med intern motor, ledning i wires, HumidityBalance, MyAmbientLight, Ambient-Fragrance, emhættens vinger bredes automatisk ud, når emhætten er i brug
M.-nr. intern motor 11408960
Pris: 48.995,00

Type	Frithængende, Brillanthvid	Lydniveau	66 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	-	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A+ (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter eringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App*
Energiklasse / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø500 mm

* Betjenes via Miele App eller Con@ctivity (dog findes taster til tænd/sluk og valg af e fekttrin bag fedtfilter - hvis netværksforbindelsen fejler)

★ **FINDES KUN HOS MIELE**

*HUMIDITYBALANCE

Opnå et optimalt og sundt indeklima med ***HumidityBalance** – affugtningsfilte et absorberer fugten i luftstrømmen og affugter luften, inden luften sendes tilbage i køkkenet.

Den intelligente sensor måler konstant luftfugtigheden i rummet. Er luftfugtigheden under det anbefalede niveau, frigiver emhætten den nødvendige mængde fugt fra affugtningsfilte et ud i køkkenet.

MYAMBIENTLIGHT

Vælg mellem 6 forskellige farver lys i Miele App, eller brug lysdæmperfunktionen i appen.

*AMBIENTFRAGRANCE

Indsæt duftflakonen *Summergarden*, og nyd altid at have en dejlig duft i køkkenet.

INTEGRERBARE KØLESKABE, FRYSESKABE OG KØLE-/FRYSESKABE

TØR CLEANSTEEL-BAGVÆG

Udvalgte modeller er designet med en særlig Tør CleanSteel-bagvæg. Udover at understøtte optimal køledistribution afhjælper den kondensdannelse på bagvæggen, så du undgår, at de bagerste emballagepakker bliver våde eller fryser til bagvæggen. Derudover er CleanSteel betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk.

HØJESTE KOMFORT

Nyd den højeste komfort med **FlexiTray**-glashylden, der nemt kan drejes, så du har komfortabel adgang til alle dine madvarer – også dem der står bagerst. Slut med at flytte noget til siden for at komme til maden bagved.

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.



MINDRE MADSPILD

Ligesom i supermarkedet udsender køleskabe med **PerfectFresh Active** en lille smule fugt i den øverste grøntsagsskuffe. Med den smarte funktion kan du undgå madspild og holde dine madvarer friske op til 5 gange længere end normalt.

PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De elegante **PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

DailyFresh - giver dig mulighed for at justere fugtigheden i grøntskuffen for længere holdbarhed på frugt og grøntsager.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

PERFEKT BELYSNING

Altid perfekt belysning i hele skabet med nyheden **FlexiLight 2.0**. Tynde LED-lysbånd på forkanten af hylderne giver et godt lys gennem glashylderne, uden at blænde dig. Hylderne og dermed lyset kan nemt flyttes op eller ned.

ICEMAKER & MYICE

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske **IceMaker** kan producere op til 100 isterninger om dagen. Via tilslutningen til den faste vandinstallation producerer maskinen kontinuerligt isterninger, indtil beholderen er fyldt.

Med den integrerede vandbeholder skal du ikke bruge en tilslutning til fast vandinstallation. Dermed kan du opstille dit køle-/fryseskab, lige hvor du ønsker det uden at skulle undvære komforten ved en automatisk icemaker.

SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. PerfectFresh-skufferne er udstyret med udtræk og dæmpet selvlukning. De kan trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk. Skufferne glider ekstra stille og yderst let. Denne høje betjeningskomfort giver dig en meget bekvem adgang til dine opbevarede madvarer.

MIELE APP

På modeller med **Miele App** kan du nemt tjekke køleskabet fra afstand. Eksempelvis kan du via appen justere temperaturen eller modtage påmindelser om at lukke døren eller skifte filte et.

INTEGRERBARE KØLESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



F K 5122 Ui
 M.-nr. 9043030
Pris: 9.495,00

38 dB
 LED LIGHTING



F K 5124 UiF
 M.-nr. 11749610
Pris: 9.995,00

38 dB
 LED LIGHTING

Nyhed

Type	Integrerbart køleskab til underbyg	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	Drejeknap	Miele App	Nej
Komfort	ComfortClean, 3 hylder, 1 grøntsagsskuffe LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 137 l
		Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	114 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	820 x 598 x 548 mm

Type	Integrerbart køleskab til underbyg	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	Drejeknap	Miele App	Nej
Komfort	ComfortClean, 2 hylder, 1 grøntsagsskuffe, integreret fryseboks LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	15 l / 108 l
		Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	176 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	820 x 600 x 550 mm



F K 31252 Ui
 M.-nr. 10799650
Pris: 12.495,00

35 dB
 LED LIGHTING



F K 7113 F
 M.-nr. 11623160
Pris: 5.795,00

33 dB
 LED LIGHTING

Nyhed

Type	Integrerbart køleskab til underbyg	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic	Miele App	Nej
Komfort	ComfortClean, Superkøl, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 132 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	114 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	820 x 600 x 550 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele App	Nej
Komfort	Superkøl, LED-belysning, 4 hylder, 1 grøntsagsskuffe	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 144 l
		Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	117 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	874 x 560 x 550 mm



E K 7114 E
 M.-nr. 11621990
Pris: 6.695,00

37 dB
 LED LIGHTING

Nyhed

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele App	Nej
Komfort	Superkøl, LED-belysning, 3 hylder, 1 grøntsagsskuffe, integreret fryseboks (ComfortFrost)	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	15 l / 109 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	144 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	874 x 560 x 550 mm

INTEGRERBARE KØLESKABE



Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele App	Nej
Komfort	Superkøl, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 211 l
		Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	123 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.221 x 560 x 550 mm



Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool- ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 236 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	106 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.397 x 560 x 550 mm



Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool- ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 309 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	114 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool- ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, Integreret fryseboks	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	27 l / 259 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	214 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772 x 559 x 550 mm

INTEGRERBARE KØLESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



E **K 7743 E**
M.-nr. 11641550
Pris: 14.395,00

- 37 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH PRO
- LED LIGHTING

Nyhed

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, Kondensfri bagvæg	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 294 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	156 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



E **K 7763 E**
M.-nr. 11641410
Pris: 18.195,00

- 35 dB
- COMFORT SIZE
- DAILY FRESH
- SOFT CLOSE

Nyhed

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight, SoftClose	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 311 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	115 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



D **K 7773 D**
M.-nr. 11641830
Pris: 21.995,00

- 32 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH ACTIVE
- FLEXI LIGHT 2.0
- SOFT CLOSE

Nyhed

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, SoftClose, Kondensfri bagvæg - CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 296 l
		Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	125 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



KFN 7714 F

M.-nr. 11622150
Pris: 11.495,00

Nyhed



KF 7731 E

M.-nr. 11641980
Pris: 12.395,00

Nyhed

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele App	Nej
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	67 l / 187 l
		Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	277 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.750 x 560 x 550 mm


Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	54 l / 212 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	199 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.770 x 550 x 540 mm



KFN 7733 F

M. nr. 11642000
Pris: 13.495,00

Nyhed




KFN 7734 F

M.-nr. 11642180
Pris: 12.495,00

Nyhed

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	284 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	284 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



Nyhed

D **KFN 7734 D**
 M.-nr. 11642200
Pris: 14.395,00

- 34 dB
- DAILY FRESH
- NO FROST
- LED LIGHTING



Nyhed

D ***KF 7742 D**
 M.-nr. 11642240
Pris: 14.395,00

- 34 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH PRO
- COMFORT FROST
- LED LIGHTING

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	181 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, SuperFrost, ComfortSize, LED-belysning, Kondensfri bagvæg	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	54 l / 201 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	182 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



Nyhed

E **KFN 7744 E**
 M.-nr. 11642660
Pris: 16.395,00

- 35 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH PRO
- NO FROST
- LED LIGHTING

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost, Kondensfri bagvæg	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 174 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	259 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm





D **KFN 7764 D**
 M. nr. 11642220
Pris: 20.995,00

- 34 dB
- COMFORT SIZE
- DAILY FRESH
- NO FROST
- FLEXI LIGHT 2.0
- SOFT CLOSE

Nyhed



D **KFN 7774 D**
 M.-nr. 11642670
Pris: 22.995,00

- 34 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH ACTIVE
- NO FROST
- FLEXI LIGHT 2.0
- SOFT CLOSE

Nyhed

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 184 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	181 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 175 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	207 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



PERFECTFRESH ACTIVE

PerfectFresh Active holder dine madvarer friske!
 En fin vandtåge sprøjtes ned i skuffen, så dine ma-
 varer fugtes skånsomt. Og luftfugtigheden er altid
 optimal - uanset hvor meget, der er i køleskabet.



KFN 7785 D
M.-nr. 11642230
Pris: 25.495,00

- D
- 34 dB
- COMFORT SIZE
- DAILY FRESH
- NO FROST
- MYICE
- FLEXI LIGHT 2.0
- SOFT CLOSE

Nyhed



KFN 7795 D
M.-nr. 11642680
Pris: 25.895,00

- D
- 34 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH ACTIVE
- NO FROST
- ICE MAKER
- FLEXI LIGHT 2.0
- SOFT CLOSE

Nyhed

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, *Mylce, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	71 l / 184 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	183 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

*Mylce beholder til vandpåfyldning

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiTray, FlexiLight 2.0, *IceMaker, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	71 l / 175 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	208 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning



FLEXILIGHT 2.0

FlexiLight 2.0 imponerer med et moderne design og er særdeles energibesparende. For det bedste overblik over dine madvarer - helt blændfrit.

*** FINDES KUN HOS MIELE**

INTEGRERBARE FRYSESKABE



E F 31202 Ui
 M.-nr. 10799920
Pris: 10.995,00

35 dB
 COMFORT FROST

Type	Integrerbart fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic	Miele App	Nej
Komfort	ComfortClean, ComfortFrost, SuperFrost, 3 skuffer, Akustisk og optisk temperaturalarm, Akustisk døralarm	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	95 l / 0 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	168 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	820x600x560 mm



F FN 37402 i
 M.-nr. 9430650
Pris: 18.795,00

37 dB
 NO FROST
 LED LIGHTING
 SOFT CLOSE

Type	Integrerbart fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele App	Ja, kræver ekstra- udstyr, XKS 3130 W
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	217 l / 0 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	298 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772x560x550 mm



Nyhed

E FNS 37405 i
 M.-nr. 11784880
Pris: 19.795,00

37 dB
 NO FROST
 LED LIGHTING
 SOFT CLOSE

Type	Integrerbart fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele App	Ja, kræver ekstra- udstyr, XKS 3130 W
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, LED-belysning, Sidevarme, Mulighed for Side-by-side	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	217 l / 0 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	239 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



F FNS 37492 iE
 M.-nr. 10810800
Pris: 22.995,00

37 dB
 NO FROST
 ICE MAKER
 SOFT CLOSE
 LED LIGHTING

Type	Integrerbart fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele App	Ja, kræver ekstra- udstyr, XKS 3130 W
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, *IceMaker m. vandtilslutning, LED-belysning, Optisk/akustisk alarm, Mulighed for Side-by-side	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	217 l / 0 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	298 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772x560x550 mm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning



FRITSTÅENDE KØLESKABE OG FRYSESKABE



DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.



PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

* **PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante * **PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.



SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.



NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne gør det muligt at opbevare store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.



EASYOPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dørgræb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.



TOUCH-STYRING

Mieles **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal indvendig belysning af produktet. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Mieles nye LED-glaskyldebelysning, ***FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

ACTIVE AIRCLEAN-KULFILTER

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Miele-Active AirClean-filte.

Filtret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filtret er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til brug med det samme.

FRITSTÅENDE KØLESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



F **K 12010 S-2**
 M.-nr. 7750420
Pris: 3.995,00
37 dB

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	Fast greb
Farve	Hvid	Miele App	Nej
Betjening	Drejeknap	Volumen køle- og svalerum	149 l
Komfort	ComfortClean, Halogen-belysning	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	116 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	85x55x61 cm



F **K 28202 D ws**
K 28202 D edt/cs
 Hvid, M.-nr. 10243420
Pris: 8.195,00
 CleanSteel, M.-nr. 10243430
Pris: 9.195,00
33 dB
EASY OPEN
LED LIGHTING

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele App	Nej
Betjening	TouchControl - display	Volumen køle- og svalerum	386 l
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, LED-belysning, Døralarm, Side-by-side med FN 28262	Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	151 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm



F **K 28302 D ws**
K 28302 D edt/cs
 Hvid, M.-nr. 10881090
Pris: 8.695,00
 CleanSteel, M.-nr. 10881120
Pris: 9.595,00
33 dB
EASY OPEN
LED LIGHTING

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele App	Nej
Betjening	TouchControl - display	Volumen køle- og svalerum	386 l
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, LED-belysning, Døralarm, Premium indretning, Side-by-side med FN 28262	Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	151 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm



F **K 28242 D ws**
K 28242 D edt/cs
 Hvid, M.-nr. 10925990
Pris: 9.995,00
 CleanSteel, M.-nr. 10926000
Pris: 10.795,00
40 dB
EASY OPEN
PERFECT FRESH
LED LIGHTING

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele App	Nej
Betjening	TouchControl - display	Volumen køle- og svalerum	361 l
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh, LED-belysning, Superkøl, Side-by-side med FN 28262, Døralarm	Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	175 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm



D **KS 28423 D ed/cs**
 M.-nr. 10804770
Pris: 15.295,00
37 dB
FLEXI LIGHT
SOFT CLOSE
DAILY FRESH
CLICK2 OPEN

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel	Miele App	Ja, kræver ekstra-udstyr, XKS 3100 W
Betjening	FreshTouch - display	Volumen køle- og svalerum	396 l
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, FlexiLight, Side-by-side, Døralarm, Superkøl, SoftClose, AirClean kulfilte	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	98 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	185x60x67,5 cm


KS 28463 D ed/cs
KS 28463 D bb

 CleanSteel, M.-nr. 10804780
Pris: 19.595,00
 BlackBoard, M.-nr. 10804790
Pris: 19.995,00

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel eller BlackBoard	Miele App	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3100 W
Betjening	FreshTouch - display	Volumen frys	373 l
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh PRO, FlexiLight, XL-interior, Superkøl, SoftClose, AirClean kulfilter	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	107 kWh/år / C
		Nichemål HxBxD	Stål : 185x60x67,5 cm BlackBoard: 185x60x68,5 cm


FN 26062 ws

 M.-nr. 10243210
Pris: 7.695,00

FN 28262 ws
FN 28262 edt/cs

 Hvid, M.-nr. 10243260
Pris: 8.195,00
 CleanSteel, M.-nr. 10243300
Pris: 9.195,00

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Easy-Open
Farve	Hvid	Miele App	Nej
Betjening	PicTronic-display	Volumen frys	232 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom	Lydniveau	41 dB(A) / C
		Årligt forbrug	291 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	164x60x63 cm

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Easy-Open
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele App	Nej
Betjening	TouchControl-display	Volumen frys	268 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost VarioRoom, Side-by-side med K 28202 / K 28302	Lydniveau	41 dB(A) / C
		Årligt forbrug	306 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm


FN 28263 ws

 M.-nr. 10243230
Pris: 11.595,00

FNS 28463 E ed/cs
FNS 28463 E bb

 Monteringsdele til Side-by-side medfølger.
 OBS: Totalbredde Side-by-side 1.600 mm
 CleanSteel, M.-nr. 10805070
Pris: 17.295,00
 BlackBoard, M.-nr. 10805090
Pris: 17.895,00

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	Hvid	Miele App	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys	277 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, LED-belysning, VarioRoom, XL-interior, Optisk og akustisk alarm	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	248 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel eller BlackBoard	Miele App	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3100 W
Betjening	TouchControl-display	Volumen frys	277 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, *IceMaker, Side-by-side, Optisk og akustisk alarm, LED-belysning	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	248 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	Stål: 185x60x67,5 cm BlackBoard: 185x60x68,5 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning

FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

Miele

TOUCH-STYRING

Mieles **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

* **PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig om grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante ***PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal indvendig belysning af produktet. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Miele's nye LED-glashyldebelysning, ***FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

UNIKT DESIGN MED MIELES BLACKBOARD EDITION, CLEANSTEEL ELLER EKSKLUSIVT SORT/HVIDT GLAS

Med Miele's **BlackBoard Edition** kan du og din familie kommunikere sammen med almindelig kridt på dørens glas - ligesom på en tavle. Døren vaskes hurtigt og nemt ren igen med en fugtig klud, og der kan tegnes på ny - til glæde for alle. Miele's køle-/fryseskabe fås også med **CleanSteel**-overflade, som er nem at holde - en uden brug af specielle rengøringsmidler.

*CLICK2OPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes i. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stållook afhængig af model.

FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



F **KD 26052 ws**
 M.-nr. 10078660
Pris: 5.795,00

38 dB
 LED LIGHTING

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid	Miele App	Nej
Betjening	Drejeknap	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	54 l / 212 l
Komfort	VarioRoom, ComfortClean, LED-belysning	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	240 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	161,2x55x63 cm



F **KD 28052 ws**
 M.-nr. 10078670
Pris: 6.295,00

38 dB
 LED LIGHTING

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid	Miele App	Nej
Betjening	Drejeknap	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	84 l / 212 l
Komfort	VarioRoom, ComfortClean LED-belysning	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	280 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	180x55x62,8 cm



F **KD 28032 ws**
KD 28032 edo
 Hvid, M.-nr. 10242820
Pris: 6.695,00
 Stål-look, M.-nr. 10242830
Pris: 7.195,00

38 dB
 LED LIGHTING

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller stål-look	Miele App	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	88 l / 223 l
Komfort	ComfortFrost, VarioRoom LED-belysning, ComfortClean, Superfrost	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	285 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	181,7x60x63 cm



E **KFN 28132 D ws**
KFN 28132 D edt/cs
 Hvid, M.-nr. 10622020
Pris: 7.695,00
 CleanSteel, M.-nr. 10622070
Pris: 8.695,00

40 dB
 LED LIGHTING
 NO FROST

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele App	Nej
Betjening	Trykknop med LCD-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	101 l / 209 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED- belysning, Comfort- Clean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	246 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	186,1x60x65,7 cm



D **KFN 28133 D ws**
KFN 28133 D edt/cs
 Hvid, M.-nr. 10622110
Pris: 8.695,00
 CleanSteel, M.-nr. 10622130
Pris: 9.595,00

39 dB
 LED LIGHTING
 NO FROST

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele App	Nej
Betjening	Trykknop med LCD-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	101 l / 209 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED- belysning, Comfort- Clean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	197 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	186,1x60x65,7 cm



E **KFN 29132 D ws**
KFN 29132 D edt/cs
 Hvid, M.-nr. 10622450
Pris: 8.195,00
 CleanSteel, M.-nr. 10622470
Pris: 9.195,00

40 dB
 LED LIGHTING
 NO FROST

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele App	Nej
Betjening	Trykknop med LCD-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	101 l / 243 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED- belysning, Comfort- Clean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	251 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm



KFN 29133 D ws
KFN 29133 D edt/cs

Hvid, M.-nr. 10622540
Pris: 9.195,00
CleanSteel, M.-nr. 10622570
Pris: 9.995,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele App	Nej
Betjening	Trykknop med LCD-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	101 l / 243 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED-belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	201 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm



KFN 29142 D ws
KFN 29142 D edt/cs

Hvid, M.-nr. 10804820
Pris: 8.695,00
CleanSteel, M.-nr. 10804910
Pris: 9.595,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele App	Nej
Betjening	Trykknop med LCD-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	135 l / 199 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED-belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	246 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm



KFN 29283 D edt/cs
KFN 29283 D bb

CleanSteel, M.-nr. 10153920
Pris: 14.895,00
BlackBoard, M.-nr. 10243090
Pris: 16.295,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel eller BlackBoard	Miele App	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	104 l / 247 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, PerfectFresh, LED-belysning, AirClean, Superkøl/-frost, XL-interior	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	228 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	bb 201x60x68,5 / CleanSteel: 201x60x67,5 cm



KFN 29233 D bb

M.-nr. 10242900
Pris: 15.395,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	BlackBoard	Miele App	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	104 l / 262 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED-belysning, ComfortClean, Superkøl/-frost, XL-interior, AirClean	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	203 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	201x60x68,5



KFN 29483 D edt/cs

M.-nr. 10153950
Pris: 18.695,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel	Miele App	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	104 l / 247 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, FlexiLight, Self-/Soft-Close, AirClean, Superkøl/-frost, PerfectFresh Pro	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	228 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	201x60x67,5 cm



KFN 15943 SD ed/cs

M.-nr. 10721500
Pris: 21.995,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	CleanSteel	Miele App	Nej
Betjening	TouchControl-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	123 l / 332 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED-belysning, SoftClose, AirClean, Superkøl, Superfrost, ComfortClean	Lydniveau	41 dB(A) / C
		Årligt forbrug	254 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	202x75,0x63 cm

FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



KFN 29493 DE ed/cs

M.-nr. 10805150
Pris: 19.995,00



KFN 29683 D obsw KFN 29683 D brws

Obsidiansort, M.-nr. 10243100
Pris: 23.995,00
Brillant hvid, M.-nr. 10243110
Pris: 23.995,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel	Miele App	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3100 W
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	104 l / 262 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, *Mylce XL-interiør, FlexiLight, SoftClose, SelfClose, Superkøl/-frost, AirClean	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	204 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	201x60x67,5 cm

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	Obsidiansort eller Brillant hvid	Miele App	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	104 l / 247 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, PerfectFresh PRO, FlexiLight, SoftClose SelfClose, Superkøl/-frost, AirClean	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	228 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	201x60x68,5

*Mylce beholder til vandpåfyldning





VINKØLESKABE



PUSH2OPEN

Døren med **Push2Open**-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsfrie køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant.

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

TEMPERATURZONER MED INDSTILLING

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op til tre individuelt regulerbare temperaturzoner. Herved kan du opbevare op til tre forskellige vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne, ved en perfekt temperatur.

TOUCH-STYRING

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. Miele's fleksible flaskehylder sørger for stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme kan skydes til siderne i en håndvending og sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse. Herved lagres din vin roligt og altid i den optimale position.

Miele's Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

* FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. De **indstillelige flaskehylder** sikrer, at flaskerne ligger perfekt. De enkelte lameller i hylderne kan nemt flyttes og de medtilpasses alle flaskeformer. Din vin opbevares i en optimal position. Miele's **NoteBoard** på forkanten af alle hylder, giver muligheden for at notere f.eks. vintype, producent og årgang og giver et hurtigt overblik.

ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra. Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret. Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

* SOMMELIERSET

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden.

Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen fra et koldt glas, og opnå altid den perfekte temperering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.

INTERGRERBARE VINKØLESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



KWT 7112 iG ed/cs KWT 7112 iG obsw KWT 7112 iG grgr

CleanSteel,
M.-nr. 11186560
Pris: 22.295,00
Obsidiansort,
M.-nr. 11186580
Pris: 22.795,00
Grafitgrå,
M.-nr. 11186570
Pris: 22.795,00

Type	Vinkøleskab til indbygning	Betjening	Touchdisplay
Farve	CleanSteel, Obsidiansort, Grafitgrå	Miele App	Ja, kræver installation af Miele Service
Antal hylde-udtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflasker	18
Komfort	1 temp.zone, Active AirClean, kulfilte, LED belysning, DynaCool, SoftClose, Push2Open, Optisk og akustisk alarm, Miele App	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	116 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	465x557x571 mm / Nichemål: 450-452x560-568 mm



KWT 6321 UG

M.-nr. 9764980
Pris: 22.695,00



KWT 6312 UGS

M.-nr. 9764970
Pris: 26.295,00


Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	ComfortControl-betjening m. display
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele App	Nej
Antal hylde-udtræk	3	Antal standard-vinflasker	34
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, kulfilte, LED-belysning, DynaCool	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	142 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm

Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele App	Ja, kræver installation af Miele Service
Antal hylde-udtræk	3 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflasker	46
Komfort	1 temp.zone, Active AirClean kulfilte, LED-belysning, DynaCool, Push2Open, Sommerliersæt, SoftClose	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	135 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm



KWT 6322 UG

M.-nr. 9138040
Pris: 28.595,00



KWT 6422 i

M.-nr. 10792890
Pris: 24.995,00

Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	Touchdisplay
Farve:	Front i obsidiansort glas	Miele App	Ja, kræver installation af Miele Service
Antal hylde-udtræk	3 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflasker	34
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean kulfilte, LED-belysning, DynaCool, Push2Open	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	146 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm

Type	Integrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Obsidiansort	Miele App	Ja, kræver ekstra-udstyr, XKS 3130 W
Antal hylde-udtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflasker	30
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, 3D hylde, SoftClose, Døralarm	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	150 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	872x557x550 mm / Nichemål: 874x560x550 mm

INTEGRERBARE OG FRITSTÅENDE VINKØLESKABE



KWT 6422 iG obsw
KWT 6422 iG grgr

KWT 6422 iG obsw,
M.-nr. 10737480
Pris: 27.595,00
KKWT 6422 iG grgr,
M.-nr. 11687190
Pris: 27.995,00



KWT 6722 iS

M.-nr. 10792900
Pris: 39.395,00

Type	Fuldintegrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Obsidiansort, Grafitgr	Miele App	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3130 W
Antal hylde-udtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	33
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, SoftClose, Døralarm, 3D hylde	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	151 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	909x595x572 mm / Nichemål: 874x560x550 mm

Type	Fuldintegrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front m. glas	Miele App	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3130 W
Antal hylder	8 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	80
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, Sommerliersæt, SoftClose, Døralarm	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	176 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1769x557x541 mm / Nichemål: 1772x560x550 mm



KWT 6722 iGS obsw

M.-nr. 10737540
Pris: 40.995,00



KWT 6833 SG

M.-nr. 10409080
Pris: 42.495,00

Type	Integrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele App	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3130 W
Antal hylder	8 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	83
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, 3D hylde LED-belysning, DynaCool, Push2Open Sommerliersæt, SoftClose, Døralarm	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	178 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1769x557x560 mm / Nichemål: 1772x560x550 mm

Type	Fritstående vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele App	Ja, kræver ekstraudstyr, XKM 3100 W
Antal hylder	10 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	178
Komfort	3 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp.alarmer	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	206 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1920x700x746 mm



KWT 6834 SGS

M.-nr. 10409090
Pris: 46.995,00



KWNS 28462 E ed/cs

M.-nr. 10805200
Pris: 36.295,00

Type	Fritstående vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele App	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3100 W
Antal hylder	10 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	178
Komfort	3 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, Sommerliersæt, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp.alarmer	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	206 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1920x700x746 mm

Type	Fritstående vinkøleskab/fryseskab	Betjening:	FreshTouch-styring - display
Farve	Front i CleanSteel og sort glas	Miele App	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3100 W
Antal hylde-udtræk	4 m. FlexiFrame og 5 fryseskuffer	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	133 l / 156 l
Komfort	2 vintemp.zoner, DynaCool, AirClean, LED-belysning, Superfrost, SoftClose, NoFrost, *IceMaker, Click2Open	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	187 kWh/år / D
		Produktmål HxBxD	185x60x67,5 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning



E **MasterCool køleskab K 2802 Vi R**

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format
M.nr. 11530710
Pris: 71.495,00

- SELF CLOSE
- DYNA COOL
- MASTER FRESH
- BRILLIANT LIGHT



E **MasterCool køleskab K 2902 Vi R**

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format
M.nr. 11530720
Pris: 76.295,00

- SELF CLOSE
- DYNA COOL
- MASTER FRESH
- BRILLIANT LIGHT

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkøl, Brilliant Light, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen køle- og svalerum	467 l
		Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	166 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkøl, Brilliant Light, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen køle- og svalerum	579 l
		Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	182 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-KØLESKABE PÅ MIELE.DK/MASTERCool



**MasterCool
fryseskab F 2412 Vi L**

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format, Side-by-side kræver ekstraudstyr – kontakt Miele Reservedele M.-nr. 11530760
Pris: 65.895,00



**MasterCool
fryseskab F 2672 Vi L**

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format, Side-by-side kræver ekstraudstyr – kontakt Miele Reservedele M.nr. 11530780
Pris: 76.895,00

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, *IceMaker, Brilliant Light, Superfrost, Side-by-side, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys	240 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	308 kWh/år / F
		Mål HxBxD	212,5x45,1x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, Ice-/WaterDispenser, Brilliant Light, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys	304 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	337 kWh/år / F
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm

*WaterDispenser kræver fast vandtilslutning



**MasterCool
fryseskab F 2812 V L**

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format, Side-by-side kræver ekstraudstyr – kontakt Miele Reservedele M.-nr. 11530770
Pris: 75.395,00

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele App	Ja
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, *IceMaker, Brilliant Light, Superfrost, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys	445 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	401 kWh/år / F
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCOOL-FRYSESKABE PÅ **MIELE.DK/MASTERCOOL**



MasterCool køle-/fryseskab KF 2802 Vi R

Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 11530730
Pris: 78.295,00



MasterCool køle-/fryseskab KF 2902 Vi R

Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 11530740
Pris: 83.495,00

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	136 l / 316 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	295 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	166 l / 389 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	326 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-KØLE-/FRYSESKABE
PÅ MIELE.DK/MASTERCool



F **MasterCool**
køle-/fryseskab
KF 2982 Vi

Forsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 11530750
Pris: 88.295,00

- MASTER FRESH
- NO FROST
- BRILLIANT LIGHT
- DYNA COOL
- SELF CLOSE



G **MasterCool**
vinkøleskab
KWT 2672 ViS L

Forsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 11530790
Pris: 88.795,00

- WINE
- DYNA COOL
- BRILLIANT LIGHT
- DROP AND LOCK
- ACTIVE AIR CLEAN
- 3-ZONE
- SOMMELIER SET

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (Højre/Venstre hængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele App	Ja
Komfort	DynaCool, MasterFresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	166 l / 386 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	415 kWh/år / F
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm

Type	Integrerbart vinkøleskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Zoner/ Hylder	3 temp.zoner / 9 hylder	Antal standardvin-flaske	104
Komfort	Glasdør m. UV-filte, DynaCool, Brilliant Light, Aktiv AirClean filte, Side-by-side, 77 flasker a 0,75 lt. SelfClose, Sommelier-Set, WiFiConn@ct	Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	155 kWh/år / G
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-VINKØLESKABE PÅ MIELE.DK/MASTERCool

OPVASKEMASKINER

VERDENSNYHED!

Fulldautomatisk dosering med **AutoDos** og den integrerede **PowerDisk**.

Miele-opvaskemaskiner og Miele-PowerDisk med All in 1-opvaskepulver er præcist udviklet og tilpasset til hinanden.

UOVERTRUFNE RESULTATER*

PowerDisk-pulveret doseres optimalt ift. det valgte program – med præcist tilpasset mængde og på det ideelle tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere fle e gange under programmet. Vælges programmet Automatic, måler en sensor tilsmudsningen og doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste opvaske- og tørreresultater!



EKSTRAORDINÆR FRIHED

Slut med at fylde opvaskemiddel på maskinen ved hver opvask. En PowerDisk holder ca. til 1 måneds forbrug**.

Med Miele's PowerDisk er der altid opvaskemiddel på maskinen, og via **Miele App** kan du nemt starte opvaskemaskinen fra afstand.

Oplev maksimal convenience med **AutoStart**: Indtast dine ønskede programmer og tidspunkter én gang i ugeplaneren – opvaskemaskinen starter fuldstændig automatisk, indtil du fjerner de valgte programmer fra listen igen.

Takket være **ShopConn@ct** skal du ikke længere huske at købe opvaskemiddel. Appen kan indstilles til, at den automatisk bestiller et ønsket antal PowerDisk hjem til dig, når opvaskemaskinen og appen registrerer, at du er ved at løbe tør for PowerDisk. Nemmere bliver det ikke.

* Du kan stadig altid vælge at bruge andre opvaskepulvere eller -tabs.

** En PowerDisk rækker til gennemsnitligt 20 opvaske med ECO-program.

OPVASKEMASKINER

PERFEKTE OG HURTIGE RESULTATER

Miele's **Brilliant GlassCare** rengør dit glasservice forsigtigt og skånsomt – ingen glaspest, kalkrande el. lign. Selv dine sarte, fine vinglas kan du rengøre i Miele's opvaskemaskiner. **Riedel** anbefaler alene Miele's opvaskemaskiner til rengøring af deres glas.

Programmet **QuickPowerWash** og Miele's opvasketabs er præcist afstemt efter hinanden og udgør et unikt og uovervindeligt team, der giver enestående opvaske- og tørreresultater. På blot 58 minutter opnår du perfekte opvaske- og tørreresultater!

Med Miele's ***AutoOpen-tørring** bliver alt dit service – selv plastik – helt tørt. Når opvaskeprogrammet er slut, åbner døren på opvaskemaskinen automatisk. Bordpladen beskyttes mod fugt med den specielle luftføring.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Ønsker du et grebsfrit køkken? Med ***Knock2Open**, åbner lågen automatisk, når du banker på den, og takket være **AutoClose** hjælper en motorfunktion med at lukke opvaskemaskinens dør automatisk og forsigtigt. Komfortabelt og elegant.

Oplev hurtig, intuitiv og moderne betjening af din opvaskemaskine med Miele's eksklusive **M Touch Vi-display**.



SKÅN MILJØET OG PENGEPUNGEN

Yderst energieffektiv – tilslut opvaskemaskinen til varmt vand, og spar op til 50 % strøm.

EcoFeedback – forud for programstart vises en prognose for energiforbruget.

EcoStart – din intelligente opvaskemaskine starter automatisk, når strømmen er billigst. Med **SmartStart** modtager opvaskemaskinen info om strømtakster direkte fra dit energiforsynings-selskab.

Helt ned til **6 L vand pr. opvask** – på trods af, at Miele's opvaskemaskiner kun bruger **rent, frisk vand** til opvaske.

MIELE APP

Betjen din opvaskemaskine fra afstand. I Miele App kan du vælge program, foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.





"Med Miele-opvaskemaskiner bliver pletfri glaspleje komfortabel og nem. For skånsom opvask af vores glas anbefaler vi altid opvask i Miele's opvaskemaskiner. Bedre kan det ikke gøres – heller ikke manuelt."

– Maximilian Riedel

Miele
– specialist i skånsom glaspleje:

3D-MultiFlex-bakke:

Skånsom og sikker placering af langstilkede, sarte glas i overkurven

FlexCare-glas- og kopholdere:

Unik silikonebeskyttelse giver optimal placering af dine glas samt perfekte opvaske- og tørreresultater

***AutoOpen-tørring:**

Skånsom og enestående flotte tørreresultater – uden efterpolering

Skåneprogram:

Optimalt designet program til glaspleje

Miele-opvaskemidler:

Perfekt afstemte opvaskemidler med særlig glasbeskyttelsesformel



TIL UNDERBYGNING, 60 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



E ***G 5000 U**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvid 11494340
Pris: 5.795,00
M.-nr. CleanSteel 11494350
Pris: 6.895,00

≥6ℓ
CUTLERY BASKET
QUICKPOWER WASH

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	45 dB(A) / C	Ekstra økonomisk	–
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



E ***G 5000 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvid 11494360
Pris: 6.245,00
M.-nr. CleanSteel 11494370
Pris: 7.395,00

≥6ℓ
CUTLERY TRAY
QUICKPOWER WASH

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	45 dB(A) / C	Ekstra økonomisk	–
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Komfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



E **G 5023 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvid 11573110
Pris: 6.545,00
M.-nr. CleanSteel 11573160
Pris: 7.645,00

≥6ℓ
CUTLERY TRAY
QUICKPOWER WASH

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	45 dB(A) / C	Ekstra økonomisk	–
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



C **G 5212 U**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvid 11573940
Pris: 7.895,00

≥6ℓ
CUTLERY BASKET
QUICKPOWER WASH

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	43 dB(A) / B	Ekstra økonomisk	–
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



C **G 5217 SCU XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvid 11573970
Pris: 8.995,00
M.-nr. CleanSteel 11573980
Pris: 10.095,00

≥6ℓ
3D MULTIFLEX
QUICKPOWER WASH

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	43 dB(A) / B	Ekstra økonomisk	–
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Komfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



C **G 5233 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvid 11573440
Pris: 8.695,00
M.-nr. CleanSteel 11573450
Pris: 9.795,00

≥6ℓ
3D MULTIFLEX
QUICKPOWER WASH

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	43 dB(A) / B	Ekstra økonomisk	–
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

TIL UNDERBYGNING, 60 CM



A **≥6l** **G 7200 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 11922390
Pris: 9.645,00
M.-nr. CleanSteel 11922400
Pris: 10.745,00

3D MULTI FLEX
 QUICKPOWER WASH

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoFeedback
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



A **≥6l** **G 7410 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, DirectSelection, 1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 11922530
Pris: 11.595,00
M.-nr. CleanSteel 11922560
Pris: 12.695,00

3D MULTI FLEX
 QUICKPOWER WASH
 AUTO DOS

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 Flex-Careglas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



A **≥6l** **G 7415 SCU XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, DirectSelection, 1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 11922620
Pris: 12.145,00
M.-nr. CleanSteel 11922630
Pris: 13.295,00

3D MULTI FLEX
 QUICKPOWER WASH
 AUTO DOS

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 Flex-Careglas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Vi tilbyder forskellige frontbeklædninger til vores integrerbare og fuldintegrerbare opvaskemaskiner. Se dine muligheder på side 158 i kataloget.

Til opvaskemaskiner til underbygning i normal højde tilbydes topplader, sidestykker og sokkel separat.

BEMÆRK! For information om topplader, sidestykker og sokkel, kontakt Miele service.

TIL UNDERBYGNING, 45 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



G 5430 SCU



Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. Brillanthvid 11494540

Pris: 6.895,00

M.-nr. CleanSteel 11494550

Pris: 7.995,00

Nyhed



G 5640 SCU



Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)

M.-nr. Brillanthvid 11494580

Pris: 8.845,00


M.-nr. CleanSteel 11494590

Pris: 9.945,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	F	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8 l
Lydniveau	45 dB(A) / C	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 9	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	7,7 l
Lydniveau	44 dB(A) / B	Ekstra økonomisk	EcoFeedback
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		



INTEGRERBARE, 60 CM



E **≥6ℓ** **G 5000 i** 

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvid 11494380
Pris: 6.795,00

45dB **QUICKPOWER WASH**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	45 dB(A) / C	Ekstra økonomisk	–
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



A **≥6ℓ** **G 7200 Sci** 

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. CleanSteel 11922410
Pris: 11.845,00

3D MULTI FLEX **QUICKPOWER WASH**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoFeedback
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Komfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



A **≥6ℓ** **G 7410 Sci** 

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, DirectSelection, 1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 11922570
Pris: 12.845,00

AUTO DOS **3D MULTI FLEX** **QUICKPOWER WASH**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Eco-Feedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	– / Miele App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 3 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



A **≥6ℓ** **G 7410 Sci** 

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, DirectSelection, 1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. CleanSteel 11922590
Pris: 13.795,00

AUTO DOS **3D MULTI FLEX** **QUICKPOWER WASH**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Eco-Feedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	– / Miele App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 3 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Alle integrerbare og fuldintegrerbare G 7000-opvaskemaskiner er tildelt den anerkendte Reddot design award



FULDINTEGRERBARE, 60 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



Nyhed



G 5050 Vi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11494390

Pris: 7.845,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	45 dB(A) / C	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Nyhed



G 5050 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11494400

Pris: 8.345,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	45 dB(A) / C	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Nyhed



G 5055 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11494420

Pris: 8.945,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	45 dB(A) / C	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Nyhed



G 5073 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11573250

Pris: 8.645,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	45 dB(A) / C	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Nyhed



G 5078 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11573290

Pris: 9.195,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	45 dB(A) / C	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 4 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

FULDINTEGRERBARE, 60 CM



G 5262 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11573990

Pris: 10.795,00

Nyhed



G 5267 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11574000

Pris: 11.395,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	43 dB(A) / B	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	43 dB(A) / B	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 5283 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11573470

Pris: 10.995,00

Nyhed



G 5288 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11573480

Pris: 11.695,00

Nyhed



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,9 l
Lydniveau	43 dB(A) / B	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Forbrug	8,9 l
Lydniveau	43 dB(A) / B	Ekstra økonomisk	--
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 4 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

PERFEKTE RESULTATER.
DER HOLDER OG HOLDER.

FULDINTEGRERBARE, 60 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



G 7160 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11781210
Pris: 12.795,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7163 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11781280
Pris: 13.295,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7165 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11781220
Pris: 13.395,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7168 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11922450
Pris: 13.845,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Miele

Power
Disk



FULDINTEGRERBARE, 60 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



A **≥6ℓ** **G 7272 SCVi**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11922480
Pris: 12.545,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



A **≥6ℓ** **G 7277 SCVi XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11922500
Pris: 13.145,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



A **≥6ℓ** **G 7250 SCVi**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11922440
Pris: 12.545,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



A **≥6ℓ** **G 7255 SCVi XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11922450
Pris: 13.145,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



A **≥6ℓ** **G 7274 SCVi**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11922930
Pris: 13.345,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 5 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



A **≥6ℓ** **G 7279 SCVi XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11922940
Pris: 13.895,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

FULDINTEGRERBARE, 60 CM



G 7460 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor
M.-nr. 11922650
Pris: 14.795,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 3 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7465 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor
M.-nr. 11922770
Pris: 15.345,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 4 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7474 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor
M.-nr. 11922990
Pris: 15.545,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 5 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7479 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor
M.-nr. 11923010
Pris: 16.145,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 6 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7660 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo
M.-nr. 11922780
Pris: 17.995,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	FlexLine MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 5 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7665 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo
M.-nr. 11922790
Pris: 18.545,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	FlexLine MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

NYHED

POWERDISK

Få et halvt års forbrug af Miele's PowerDisk med i købet.



Køb en Miele-opvaskemaskine med AutoDos, og få et halvt års forbrug* af Miele's ydende PowerDisk All in1-opvaskepulver med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 6 x PowerDisk til en værdi af kr. 449,00

*En PowerDisk rækker til gennemsnitlig 20 opvaske med ECO-program

FULDINTEGRERBARE, 60 CM



G 7690 SCVi K20

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo
M.-nr. 11922800
Pris: 19.895,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, Comfort-Close
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	FlexLine MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 5 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7695 SCVi K20 XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo
M.-nr. 11922810
Pris: 20.495,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, Comfort-Close
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	FlexLine MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7975 SCVi K20 XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo
M.-nr. 11922820
Pris: 25.895,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	FlexLine MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



M Touch Vi

FULDINTEGRERBARE, 45 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



Nyhed



G 5481 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11494570

Pris: 9.195,00



Nyhed



G 5690 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)

M.-nr. 11494600

Pris: 11.695,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	F	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8 l
Lydniveau	45 dB(A) / C	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 9	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	F	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	7,7 l
Lydniveau	44 dB(A) / B	Ekstra økonomisk	EcoFeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		



**PFD 101**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

**PFD 103**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

Placering	Fritstående friskvandsopvaskemaskine Kan placeres under et bord	Sæbe-doserings-anlæg	Mulighed for tilkobling af DOS G80 ProfiLine fle
Leveres med	Hvid frontplade, CleanSteel panel	WiFi	Kan forbindes til mobile enhed via husholdnings eller pro APP
Opvaske- ydelse	13 kuverter på 17 min. ved varmtvands tilslutning (uden +80°C slutskyl)	Integreret	Kan leveres som integreret model PFD101i
		Antal gange - pr. dag	Ideel til opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag
Programmer	8	Funktioner	AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
Fødevarer- styrelsen	Opfylder anbefaling af 80°C slutskyl	Mål (HxBxD)	84,5x60x60 cm (H 80,5 for integreret)
Blødtvands- anlæg	Integreret for hårdhed op til 36° dH	Ei- tilslutning	3N AC 400V 50Hz Konverterbar til 230V

Placering	Integrerbar XXL friskvandsopvaskemaskine	Sæbe-doserings-anlæg	Mulighed for tilkobling af DOS G80 ProfiLine fle
Leveres med	Med CleanSteel panel, uden forplade	WiFi	Kan forbindes til mobile enhed via husholdnings eller pro APP
Opvaske- ydelse	13 kuverter på 17 min. ved varmtvands tilslutning (uden +80°C slutskyl)	Integreret	Kan leveres som integreret model PFD101i
		Antal gange - pr. dag	Ideel til opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag
Programmer	8	Funktioner	AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
Fødevarer- styrelsen	Opfylder anbefaling af 80°C slutskyl	Mål (HxBxD)	84,5x59,8x57 cm
Blødtvands- anlæg	Integreret for hårdhed op til 36° dH	Ei- tilslutning	3N AC 400V 50Hz Konverterbar til 230V

**PFD 104**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

**PG 8059/PG 8059 DOS**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

Placering	Fuldintegrerbar XXL friskvandsopvaskemaskine	Sæbe-doserings-anlæg	Mulighed for tilkobling af DOS G80 ProfiLine fle
Leveres med	Uden forplade	WiFi	Kan forbindes til mobile enhed via husholdnings eller pro APP
Opvaske- ydelse	13 kuverter på 17 min. ved varmtvands tilslutning (uden +80°C slutskyl)	Integreret	Kan leveres som integreret model PFD101i
		Antal gange - pr. dag	Ideel til opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag
Programmer	8	Funktioner	Knock2Open, AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
Fødevarer- styrelsen	Opfylder anbefaling af 80°C slutskyl	Mål (HxBxD)	84,5x59,8x57 cm
Blødtvands- anlæg	Integreret for hårdhed op til 36° dH	Ei- tilslutning	3N AC 400V 50Hz Konverterbar til 230V

Placering	Fritstående friskvandsopvaskemaskine – kan placeres under et bord	Sæbe-doserings-anlæg	PG 8059: Mulighed for tilkobling af DOS G 80 PG 8059 DOS: Indbygget dosering
Leveres med	Frontplade	Front	Mulighed for stålplade til front.
Opvaske- ydelse	13 kuverter på kun 14 min. ved varmtvands tilslutning inkl. slutskyl på over 80°C	Antal gange pr. dag	Ideel til et opvaskebehov på 10-12 gange pr. dag
		Funktioner	PG 8059: AutoOpen for hurtig og effektiv tørring PG 8099: Aktiv lufttørring
Programmer	11	Mål (HxBxD)	80,5x69,8x60 cm
Fødevarer- styrelsen	Opfylder anbefalingen om slutskyl på over 80°C	Ei- tilslutning	3N AC 400V 50Hz
Blødtvands- anlæg	Integreret for hårdhed op til 60 dH		

VASKEMASKINER

*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med ***PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

*TWINDOS

Fulldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem ***TwinDos. TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre og ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.



SKÅNSOM TØJBEHANDLING

* **SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



SINGLEWASH

Perfekt vaskeprogram til dig på farten. Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min., og spar samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at gå på kompromis med vaskekvaliteten. Vælg mellem 7 forskellige **SingleWash**-programmer.

*CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye ***MieleCaps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 5 specialvaskemidler og 2 plejemidler.

AUTOCLEAN AF SÆBESKUFFEN

AutoClean-funktionen bliver aktiveret ved hver vask: Impuls-afskylning af begge kamre under tryk. Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.

VASKEMASKINER

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



B 1-7 kg
WCA 030 WCS
 M.-nr. 11477750
Pris: 6.945,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 7 kg
Betjening	EasyControl-display - skråt panel	Miele App	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad	Centrifugering	400-1400 omdr./ min.
		Energieffektivitets-klasse	B
		Lydniveau	72 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	45 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-8 kg
WCC 030 WCS
 M.-nr. 11982450
Pris: 7.895,00

Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Betjening	EasyControl-display - skråt panel	Miele App	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad	Centrifugering	400-1400 omdr./ min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	72 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	47 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-8 kg
WCD 330 WCS
 M.-nr. 11387140
Pris: 8.995,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele App	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1400 omdr./ min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	70 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	47 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-8 kg
WED 325 WCS
 M.-nr. 11387150
Pris: 8.995,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele App	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp	Centrifugering	400-1400 omdr./ min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	70 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	44 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-8 kg
WED 665 WCS
 M.-nr. 11603570
Pris: 8.995,00

Nyhed



Farve / Design	ChromeEdition - Excellence	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Betjening	DirectSensor-display / lige panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos, QuickPowerWash	Centrifugering	400-1400 omdr./ min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	70 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	47 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-8 kg
WCD 670 WCS
 M.-nr. 11603560
Pris: 8.995,00

Nyhed



Farve / Design	ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Betjening	DirectSensor-display / skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos, QuickPowerWash	Centrifugering	400-1400 omdr./ min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	70 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	44 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCG 370 WCS

M.-nr. 11545780
Pris: kr. 10.345,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	ComfortSensor hvid, 1-linjet - skråt display	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, SingleWash, QuickPowerWash, Udglatning m. damp	Centrifugering	400-1400 omdr./ min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCG 670 XL WCS

M.-nr. 11387230
Pris: 10.345,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos	Centrifugering	400 - 1400 omdr./ min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WEG 665 WCS

M.-nr. 11387240
Pris: 10.645,00

Farve / Design	ChromeEdition - Excellence	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display / lige panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos, QuickPowerWash	Centrifugering	400-1400 omdr./ min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	45 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCI 870 XL WCS

M.-nr. 11387290
Pris: 12.845,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, Singlewash, TwinDos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./ min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WEI 865 WCS

M.-nr. 11387300
Pris: 13.145,00

Farve / Design	ChromeEdition - Excellence	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display / lige panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, LED-tromle-belysning, SingleWash, TwinDos, QuickPowerWash	Centrifugering	400-1400 omdr./ min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	49 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

VASKEMASKINER

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



WCR 870 XL WPS

M.-nr. 10999290
Pris: 15.945,00

A **1-9 kg**
 QUICKPOWER WASH CAP DOSING TWIN DOS

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	M-Touch display - skråt panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, LED-tromlebelysning, Singlewash, TwinDos, PowerWash, Vaskeguide	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WWR 860 XL WPS

M.-nr. 10999320
Pris: 15.945,00

A **1-9 kg**
 QUICKPOWER WASH CAP DOSING TWIN DOS

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgr	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	MTouch display - 5 gr. skråt panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, LED-tromlebelysning, SingleWash, Twindos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WWV 980 Passion WPS

M.-nr. 10999340
Pris: 22.495,00

A **1-9 kg**
 QUICKPOWER WASH SINGLE WASH CAP DOSING TWIN DOS

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle 2.0 - 9 kg
Betjening	M-Touch display - 5 gr. skråt panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/resttid, LED-tromlebelysning, SingleWash, TwinDos, PowerWash, SteamCare, Vaskeguide 3D-vægtsensor, Varmvandstilslutning	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	67 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



ULTRAPHASE SENSITIVE

Få et halvt års forbrug af Miele UltraPhase 1 og 2 med i købet. Vælg mellem Classic og Sensitive.



Køb en W1-vaskemaskine med TwinDos fra Miele, og få et halvt årsforbrug af Miele ydende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 4 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2 til en værdi af kr. 770,-
Det første sæt ligger allerede i maskinen, når du køber vaskemaskinen.

TOPBETJENTE VASKEMASKINER

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



C **WW 610 WCS**
 M.-nr. 11607460
Pris: 11.795,00
 1-6 kg



C **WW 650 WCS**
 M.-nr. 11607480
Pris: 13.695,00
 1-6 kg

Farve / Design	Lotushvid - Lotushvid	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 6 kg.
Betjening	Comfort display - Drejeknap	Miele App	Nej
Komfort	PVM-motor, Silence, Tromlelåsning/positionering, SoftCare tromle, Expres 20 program, Skjorteprogram	Centrifugering	400-1200 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	C
		Lydniveau	70 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	40 l
Mål (HxBxD)		Mål (HxBxD)	90,0x45,9x60,1 cm

Farve / Design	Lotushvid - Lotushvid	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 6 kg.
Betjening	Comfort display - Drejeknap	Miele App	Nej
Komfort	PVM-motor, Silence, Tromlelåsning/positionering, SoftCare tromle, Expres 20 program, Skjorteprogram, ComfortLift	Centrifugering	400-1200 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	C
		Lydniveau	70 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	40 l
Mål (HxBxD)		Mål (HxBxD)	90,0 x45,9x60,1 cm

* **FINDES KUN HOS MIELE**

TOPBETJENTE MASKINER

Begrænset plads? Vores kompakte topbetjente maskiner giver mere bevægelsesfrihed foran apparatet. De er komfortable at anvende, da de åbnes med et enkelt håndgreb. Og fyldning såvel som tømning for oven er nemt klaret, da tromlen kan låses og positioneres.

*TROMLEPOSITIONERING OG -FIKSERING

Patenteret unikhed. Når programmet er slut, positioneres tromlen i den topbetjente vaskemaskine fra Miele altid automatisk med fyldningsåbningen opad og låses fast. Hermed opnår du straks bekvem og sikker adgang til dine nyvaskede tekstiler.

*COMFORT-LIFT

Åbnes med en enkelt betjening. Takket være ***ComfortLift**, en opfindelse fra Miele, er Miele's topbetjente maskiner særligt komfortable at betjene. En enkel betjening er nok: tryk blot på dørens knap - og det indvendige låg åbnes helt automatisk sammen med det udvendige låg.

*SOFTCARE-TROMLE

Perfekt skånsom tøjvask. Med overfladestruktur en på Miele's ***SoftCare-tromle** dannes en fin vandfilm mellem tekstilene og tromlevæggen. Vasketøjet glider let på denne film og skånes her ved optimalt. Gennem de små åbninger med poleret kant opstår der ingen nopper eller trådustræk i dit vasketøj. Fremmedlegemer såsom papirclips eller BH-bøjler ender ikke længere i afløbspumpen



**PWM 507**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

**PWM 907**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

Kapacitet	7 kg	Programmer	Grund-, desinfektions- og målgruppespecifikk
Betjening	Enkel via drejeknap og touchdisplay	Funktioner	Forskudt starttid maks. 96 timer, optisk interface bl.a. til ajourføring af programmer m.m.
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys og 1.600 omdr./min	Søjle	Kan opstilles i søjle
G-faktor	704 og restfugtighed: 48 %	Automatisk sæbe- dosering	Kan tilsluttes
Sprog	29 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,5 cm
Programtid	Fra 49 min.	Eltilslutning	3N AC 400V 50 Hz - 10 A

Kapacitet	7 kg	Programmer	Grund-, desinfektions- og målgruppespecifikk
Betjening	Enkel via full touch farve display	Funktioner	Forskudt starttid maks. 96 timer, optisk interface bl.a. til ajourføring af programmer, WIFI- Conn@ct m.m.
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys og 1.600 omdr./ min	Søjle	Kan opstilles i søjle
G-faktor	704 og restfugtighed: 48 %	Automatisk sæbe- dosering	Kan tilsluttes
Sprog	32 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,5 cm
Programtid	Fra 49 min.	Eltilslutning	3N AC 400V 50 Hz - 10 A

**PWM 506 MopStar 60**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

Kapacitet	6 kg, antal mopper på 50 cm hhv. bomuld/mikrofibe - 27 stk./35 stk.	Programmer	Grundprogrammer, programmer til vask af rengørings- tekstiler, ready-to-use programmer herunder efterbehandling og desinfektion
Betjening	Enkel via drejeknap og tekst display	Funktioner	Startforvalg maks. 96 timer, forafvanding mopper, mikrofiber m.m
Tromle	SoftCare-tromle	Søjle	Kan opstilles i søjle
Centrifugering	Maks. centrifuge- ringshastighed 1.400, variable centrifugerings- hastigheder til forskellige rest- fugtigheder	Automatisk sæbedoser- ing	Kan tilsluttes
Sprog	29	Mål (HxBxD)	85x59,5x72,5 cm
Programtid	49 min. Mop standard 60°C, KV	Eltilslutning	3N AC 400V 50 Hz - 10 A



VASKE-TØRREMASKINER

VASKE-TØRREMASKINER

Vask og tørring i samme maskine: Vaske-tørremaskiner er den perfekte løsning, når pladsen er begrænset, eller når du primært vasker mindre mængder vasketøj. Med vask og tørring i samme arbejdsgang sparer du også tid.

*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med ***PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A og vasker selv små tøj mængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem ***TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve i hele levetiden.

SKÅNSOM TØJBEHANDLING

* **SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.

QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele's **QuickPower Wash & Dry** kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele's **QuickPower Wash & Dry** kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

* SINGLEWASH&DRY


Enestående convenience. Vask og tør af op til 1 kg. tøj på 59 min - afhængig af model.

Hav dine yndlingsjeans klar til fredag aften i en ruf 1 uges forbrug af skjorter, 5 stk., vasket og tørret på 59 min.

VASKE-TØRREMASKINER

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



WTD 160 WCS NDS 
M.-nr. 11588250
Pris: 13.495,00



WTI 370 WPM 
M.-nr. 11588240
Pris: 17.395,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg vask / 5 kg tør
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	AddLoad, Wash&Dry, PerfectDry, ProfiEco moto, 24t tidsforvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1500 omdr./min.
		Lydniveau	48/60/74 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg vask / 5 kg tør
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	QuickPowerWash, Single Wash&Dry, CapDosing, AddLoad, Tromlebelysning, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco moto, 24t tidsforvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WTW 870 WPM XXL 
M.-nr. 11588160
Pris: 22.695,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg vask / 6 kg tør
Betjening	M Touch display - skråt panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	QuickPowerWash Single Wash&Dry, CapDosing, AddLoad, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor 24t tidsforvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

*AUTOMATISK FNUGUDSKYLNING

Kun hos Miele startes programmet **Fnugudskylning** automatisk efter hver tørreproces.



*MIELE APP

Alle Miele's Vask/tør maskiner er udstyret med **Miele App**. **Miele App** holder bl.a. øje med din beholdning af UL 1 & 2 og giver besked når maskinen har vasket færdig. Herudover er maskinen også udstyret med **MobileStart**, **RemoteUpdate** og **RemoteService**.

TØRRETUMBLERE

*PERFECTDRY-FUNKTION

Det patenterede ***PerfectDry**-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. **PerfectDry**-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørreprocessen. Giver op til 12 % tidsbesparelse og op til 12 % strømbesparelse.

KONDENSERINGSEFFEKTIVITET

Med en Miele-varmepumpetumbler opnår du en kondenserings-effektivitet, der er 50 % bedre end den bedste rating A. Dette betyder, at en Miele-varmepumpetumbler praktisk talt ikke afgiver fugt til indeklimaet og derved kan opstilles på helt ned til 2 m².

STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråbe, som opvarmes af tørreluften.

Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig

DRY-CARE 40

Tilvalget **DryCare 40** sikrer en særlig skånsom tørring af tekstiler.

Tøj, der kan vaskes ved 40 °C, men ikke er egnet til tørring i tørretumbler i henhold til vaskeanvisningen, kan nu tørres uden den mindste bekymring.

Under tørreprocessen reduceres lufttemperaturen nemlig i maskinen, hvilket sikrer, at sarte tekstiler ikke beskadiges. DryCare 40 kan vælges som tilvalg til forskellige programmer, fx Bomuld.



POWERFRESH

Ekstra PowerFresh fjerner lugt effektivt – helt uden vask! Mens DryFresh opfrisker tekstilerne i tør tilstand, afvikler PowerFresh en intensiv dampfase, der fjerner lugten. PowerFresh i kombination med en DryFresh-flakon neutraliserer lugt og efterlader en diskret duft. PowerFresh kan også anvendes uden brug af en duftflakon. Kombinationen af dam og duftflakon er unikt på markedet

VARMEPUMPETUMBLERE

Varmepumpeteknologien genbruger den en gang opnåede varme igen og igen. Det gør Miele-varmepumpetumblere særdeles billige i anvendelse – op til **60 % mere energibesparende** end almindelige kondensørretumblere. Miele-varmepumpetumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne. Det resulterer i et bedre indeklima.



* NY SOFTCARE-TROMLE

Miele-tørretumblere med en kapacitet på **helt op til 9 kg** kan opfylde enhver husholdnings behov, og selv store stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et sengetæppe kan uden problemer tørres i din Miele-tørretumbler.

* NY SILENCE TROMLE

Mieles nye tørretumblere er med deres specielle tromledesign særligt lydsvage – også når der tørres tøj med knapper og lynlåse. Det subjektive lydniveau er halveret (næsten med 4 dB), hvilket skaber et mere behageligt lydniveau.

* FRAGRANCEDOS

Mieles **duftflakoner** tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet tørres. Vælg mellem 6 forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger.

* ECODRY

Mieles **EcoDry-teknologi** garanterer et konstant lavt energiforbrug og korte tørretider. Med det effektive samspil mellem Mieles patenterede filtersystem og den vedligeholdelsesfrie varmeveksler har frug ikke en chance for at tilstoppe varmeveksleren og på den måde reducere ydeevnen. Mieles varmepumpetørretumblere arbejder konstant økonomisk med EcoDry - gennem hele produktets levetid.



TCA 230 WP

M.-nr. 11884060
Pris: 7.545,00



Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-7 kg
Betjening	EasyControl display - skråt panel	Miele App	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid	Dør kan vendes	Nej - hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	208 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TCC 130 WP

M.-nr. 11981570
Pris: 8.195,00



Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - Classic	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	EasyControl - skråt panel	Miele App	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid, Dryfresh	Dør kan vendes	Nej - hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	224 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TEC 565 WP

M.-nr. 11876300
Pris: 8.995,00



Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - Excellence	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid	Dør kan vendes	Nej - hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TCD 270 WP

M.-nr. 11876500
Pris: 8.995,00



Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	192 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TCC 570 WP

M.-nr. 11876290
Pris: 8.995,00



Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid, Torreassistent, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TCF 770 WP

M.-nr. 11876620
Pris: 9.945,00



Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Torreassistent, DryCare40, EcoFeedback, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	163 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

**TEF 765 WP**

M.-nr. 11876640
Pris: 10.145,00

Nyhed

**TCL 790 WP**

M.-nr. 11876700
Pris: 13.795,00

Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - Excellence	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, DryCare 40	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	163 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-9 kg
Betjening	ComfortSensor display	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DayFresh, PowerFresh, EcoFeedback, Eco-Speed	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	64 dB(A)
		Årligt forbrug	185 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)





TEL 785 WP 

M.-nr. 11876710
Pris: 13.995,00

- Energy class: A+++ (-10%*)
- Capacity: 1-9 kg
- HEAT PUMP
- ECO DRY
- FRAGRANCE DOS
- PERFECT DRY
- STEAM FINISH

Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - Excellence	Tromle / kapacitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Betjening	ComfortSensor display - lige panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DryCare40, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	64 dB(A)
		Årligt forbrug	185 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)




TCR 790 WP 

M.-nr. 11876860
Pris: 19.595,00

- Energy class: A+++
- Capacity: 1-9 kg
- HEAT PUMP
- ECO DRY
- FRAGRANCE DOS
- PERFECT DRY
- STEAM FINISH

Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Betjening	Mtouch display	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DayFresh, PowerFresh, Ecofeedback	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TWV 780 WP 

M.-nr. 11876890
Pris: 22.495,00

- Energy class: A+++ (-10%*)
- Capacity: 1-9 kg
- HEAT PUMP
- ECO DRY
- FRAGRANCE DOS
- PERFECT DRY
- STEAM FINISH

Nyhed

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Betjening	Mtouch display - 5 gr. Panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DryCare40, DryFresh, PowerFresh, EcoSpeed, EcoFeedback	Dør kan vendes	Ja - transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	174 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**PDR 507 HP**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

**PDR 908 HP**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

Kapacitet	7 kg	Programmer	Grund- og målgruppespecifikke samt tidsstyrede
Betjening	Enkel via drejeknap og touchdisplay	Opvarningstype	Varmepumpeteknologi der reducerer energiforbruget og dermed CO2-udledningen med 50 % sammenlignet med tilsvarende el opvarmet
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys under fyldning og tørring	Søjle	Kan opstilles i søjle
Funktioner	Skånefunktion til tørring af sarte tekstiler, PerfectDry-restfugtighedsmåling m.m.	Funktioner	Resttidsprognose, forskudt start og anti-krol automatik, enkel installation uden behov for aftræk
Sprog	29 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,7 cm
Programtid	Fra 57 min.	Eltilslutning	1N AC 220 – 230V 50 Hz – 10 A

Kapacitet	8 kg	Programmer	Grund- og målgruppespecifikke samt tidsstyrede
Betjening	Enkel via full touch farvedisplay	Opvarningstype	Varmepumpeteknologi der reducerer energiforbruget og dermed CO2-udledningen med 50 % sammenlignet med tilsvarende el opvarmet
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys under fyldning og tørring	Søjle	Kan opstilles i søjle
Funktioner	Skånefunktion til tørring af sarte tekstiler, PerfectDry-restfugtighedsmåling, WiFiConn@ct ift Miele App m.m.	Funktioner	Resttidsprognose, forskudt start og anti-krol automatik, enkel installation uden behov for aftræk
Sprog	32 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,7 cm
Programtid	Fra 67 min.	Eltilslutning	1N AC 220 – 230V 50 Hz – 10 A



STRYGERULLER

DAMPFUNKTION

Denne funktion muliggør stryging med damp. Den "dobbelte vandbeholder" sørger for hurtig dampfremstilling, en jævn dampfordeling på hele strygeoverfladen og op til 40-minutters stryging med damp (med én enkelt påfyldning). En LED-lampe viser rettidigt, når vandbeholderen skal fyldes op. Anvendes med postevand.

TEKSTIL TILPASSET TEMPERATURVALG

Optimal varmfordeling gennem tre varmeelementer. Varmeydelsen kan indstilles i henhold til vaskemærkerne i tekstilerne, hvilket skåner fibrene. De tre varmeelementer fordeler varmen over hele overfladen. Dette sikrer de bedste mulige strygeresultater.

HØJT PRESSETRYK

Under strygingen trykkes strygearmen ned på strygevalsen med et pressetryk på $0,35 \text{ N/cm}^2$. For at skabe et lignende tryk ved manuel stryging ville man skulle trykke strygejernene ned på strygebrættet med en konstant vægt på ca. 7 kg. Til de bedste mulige strygeresultater med mindst muligt arbejde.

FASHIONMASTER

DAMP

Dampen gør forskellen. Med et damptryk på op til 4 bar og en konstant dampmængde på 100 g/min. opnår du strygeoplevelser i professionel kvalitet med FashionMaster. Den tørre damp gennemtrænger selv de tykkeste materialer og reducerer hermed strygetiden. Du kan vælge, om du vil anvende dampskud eller konstant damp direkte på strygejernnet ved et tryk på damp tasten.

STEAMER

Du kan nemt komme af med grimme krøller og folder i jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjælp af steameren. Den vejer kun halvt så meget som strygejernnet men har samme damptryk og dermed samme dampmængde. Den praktiske børstekrans får tekstilfibrene til at rejse sig med perfekt afstand. Steameren kan ligeledes anvendes, mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plads.

1-2-LIFT-SYSTEM

To bevægelser – let og hurtigt! Med det patenterede* 1-2-lift-system kan hele udstyret bestående af strygejern, dampgenerator og strygebord opstilles med få arbejdsstrin. Lås op, og lad strygebordet glide op i vandret position – næsten som ved et tryk. FashionMaster glatter ikke blot tøjet men skåner også din ryg!

AKTIVT STRYGEBOARD

Strygebordet hjælper dig aktivt med tre intelligente funktioner ved stryging. Blæsefunktionen sørger for meget blød stryging, udsugningsfunktionen medfører en intensiv dampanvendelse. Med dampknappen på strygejernnet starter blæse- eller sugefunktionen i strygebordet, og den slukkes automatisk i strygepauserne. Hukommelsesfunktionen gemmer den seneste indstilling og starter igen ved næste anvendelse af damp.



STRYGERULLER OG FASHIONMASTER

miele.dk – læs meget mere om Miele-strygeruller



B 990

M.-nr. 7246550
Pris: 12.995,00

Farve	Lotushvid	Varmelegeme	3
Model	Fristående, sammenklappelig	Damp / vandbeholder	Nej/ -
Valsehastighed:	Elektronisk regulerbar i 5 trin	Arbejdstid / tank	-
Valsefriløb	Ja	Strygesålsbredde	83 cm
Komfort	Fralægningsbord Elektrisk fodkontakt	Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm



B 995

M.-nr. 7222780
Pris: 14.495,00

Farve	Lotushvid	Varmelegeme	3
Model	Fristående, sammenklappelig	Damp / vandbeholder	Ja/0,8L
Valsehastighed	Elektronisk regulerbar i 5 trin	Arbejdstid / tank	40 min.
Valsefriløb	Ja	Strygesålsbredde	83 cm
Komfort	Fralægningsbord Elektrisk fodkontakt	Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm



B 4847

M.-nr. 11978080
Pris: 16.695,00



Farve	Lotushvid Taybærrodt betræk	Sammenklappelig	Ja, 1-2-Liftsystem
Model	Fritstående Strygesystem	Højdejustering	Ja, trinløs
Strygesål	SoftCare, patenteret	Blæser	2 Blæsertrin, Blæse-/ sugefunktion
Komfort	Cool Down & Auto off-funktion, Separat non-stick-sål, Steamer, Varmebestandigt strygebetræk	Damptryk	4,0 bar fra 1,25 L vandbeholder
		Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm





Greb DS 7003 PureLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Til harmonisering af greb på indbygningsprodukter og greb på køkkenfronter
- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 3 stk. PureLine-greb

M.-nr. CleanSteel 11345870 **Pris: 1.195,00**



Greb DS 7000 PureLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 1 stk. PureLine-greb

M.-nr. CleanSteel 11345890 **Pris: 795,00**



Greb DS 7000 VitroLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 1 stk. VitroLine-greb

M.-nr. Brillanthvid 11345940 **Pris: 1.495,00**
 M.-nr. Obsidiansort 11345930 **Pris: 1.495,00**
 M.-nr. Grafitgrå 11345950 **Pris: 1.495,00**



Original bageplade HBB 71

Til bagning af småkager og tynde kager.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne (til stegning og bagning på fle e ribber i ovnen på samme tid)
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflad
- Passer til ovne med 76 L ovnrums til DGC XL/XXL

M.-nr. 9519820 **Pris: 525,00**



Original bradepande HUBB 71/91

Ideel, når du skal bage kager med et tykt lag på toppen.

- Som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning og grill
- Brug en HGBB grill- og stegerist til at lægge ovenpå, når du steger
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflad

HUBB 71 til ovne med 76 L ovnrums og til DGC XL/XXL
 M.-nr. 9519840 **Pris: 595,00**
 HUBB 91 til 90 cm bred ovn
 M.-nr. 9520680 **Pris: 1.295,00**



Gourmet-bageplade med huller HBL 71

Til sprøde kager, boller, pommes frites, småkager og pizza med sprød skorpe.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflad
- Passer til ovne med 76 L ovnrums til DGC XL/XXL

M.-nr. 9520620 **Pris: 595,00**


Mieles originale bage- og stegeriste

Mieles ovne og dampovne leveres med en bage- og stegerist.

Hvis du bager og steger på flere ribber på samme tid, kan du få ekstra riste til din ovn.

Mieles riste kan bruges som underlag til bageforme, men er også ideelle, når du skal stege eller grille pølser og kød.

De passer perfekt sammen med Mieleles bradepander, så fedt kan opsamles.



Bage- og stegerist med PerfectClean HBBR 71

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieleles bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Særdeles nem rengøring
- Til ovne med 76 L ovnrumsrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9524950

Pris: 475,00




Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 72

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieleles bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem, automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 76 L ovnrumsrum

M.-nr. 9520640

Pris: 615,00



Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 92

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieleles bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 90 L ovnrumsrum

M.-nr. 9520700

Pris: 1.195,00



Pizza-/tærteform HBF 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter.

- Non-stick-overflade, særlig skæ efast takket være PerfectClean
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 9520720

Pris: 375,00



Pizza-/tærteform med huller HBFP 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter med Klimaprogram.

- Ideel til bagning af rundstykker, briocher, croissants, pizzaer og tærter
- Optimal dampfordeling ved Klimaprogram via huller
- Non-stick-overflade, særlig skæ efast takket være PerfectClean
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 10116800

Pris: 395,00

Mieles originale grill- og stegeindsatser

Mieles grill- og stegeindsats placeres helt enkelt oven på Mieles bradepande, når du skal grille eller stege. Den er ideel til at opsamle kødsaft. Grill- og stegeindsatsen forhindrer til gengæld, at kødsaften brænder på. Saften kan bruges til at tilberede lækker sauce. Mieles grill- og stegeindsats beskytter også din ovn mod fedtstænk, hvilket gør rengøringen af ovnen meget nemmere.

FlexiClip-udtræk

Udtræk gør det muligt at tage bageplader, bage- og stegeriste og Gourmet-fade ud af ovnen, uden at de tipper.

Så kan du dyppe eller vende en steg uden for den varme ovn uden at risikere at brænde dig.

Du kan også nemt anbringe bradepander, bageplader, riste og Gourmet-fade direkte på FlexiClip-udtræk på forskellige ribber.

Der kan indsættes op til 3 sæt FlexiClip-udtræk i ovnen på samme tid (=3 ribber).



Grill- og stegeindsats HGBB 71 / HGBB 91

Ideel, når du skal stege og grille.

- Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 bradepande
- Rillerne i pladen gør, at pizzaen altid får en dejlig sprød bund
- Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauce
- Beskytter mod fedtstænk, reducerer (behovet for) rengøringsarbejdet

HGBB 71 til ovne med 76 L ovnrums samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520630








Pris: 595,00

HGBB 91 til ovne med 90 L ovnrums

M.-nr. 9520690

Pris: 1.195,00

FLEXICLIP-UDTRÆK

	H 2xxx H 71xx H 72xx	H 73xx H 74xx H 75xx H 76xxx H 786x	H 7890 BP	DGC 7xxx XL / XXL
HFC 70-C M.nr. 10581490 Pris: 895,00 kr. 	•			
HFC 71 PerfectClean M.-nr. 9520660 Pris: 1.195,00 kr.  	•			•
HFC 72 PyroFit M.-nr. 9520670 Pris: 1.335,00 kr.  		•		
HFC 92 PyroFit M.-nr. 9520710 Pris: 1.495,00 kr.  			•	



Gourmet-fad til induktion HUB 5001-M

Maks. kapacitet ca. 5 kg

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-overflad
- Kan bruges i ovne og på alle kogeplader (undtagen gas)
- Låg købes separat, HBD 60-22

Passer til ovne med 76 L ovnrums samt DGC XL/XXL

M.-nr. 10314270

Pris: 1.695,00



Gourmet-fad til induktion HUB 5001-XL

Maks. kapacitet ca. 8 kg

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt.
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-oveflad
- Kan bruges i ovne og på alle kogeplader (undtagen gas)
- Låg købes separat, HBD 60-35

Passer til ovne med 76 L ovnrums samt DGC XL/XXL

M.-nr. 10314310

Pris: 1.995,00



Låg til Gourmet-fad HBD 60-22

Til Gourmetfad HUB 61-22, 62-22, 5000 M og 5001 M.

- Leveres ikke med Gourmetfad
- Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill

M.-nr. 5136950

Pris: 795,00



Låg til Gourmet-fad HBD 60-35

Til HUB 61-35 og HUB 5000 XL

Gourmet-fade.

- Leveres ikke med Gourmetfad.
- Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål.
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill.

M.-nr. 5136960

Pris: 895,00



Afdækningsliste HKL 60

Panel til at skjule kanter på køkkenelementer imellem Miele-produkter når de er installeret i lodret kombination. Kan bruges til GEN7000.

M.-nr. 7114780 Rustfrit stål **Pris: 245,00**

M.-nr. 5165170 Obsidiansort **Pris: 275,00**

M.-nr. 10410570 Grafitgr **Pris: 375,00**



Afdækningsliste til Gourmet-varmeskuffer ESWKL 60 TFSW

Sort afdækningsliste til at skjule smal stålkant på Miele's gourmet-varmeskuffer, når en sort Gourmet-varmeskuffe monteres under oven.

Kan bruges til GEN7000.

- Kun til ESW 7xxx

M.-nr. 11179710

Pris: 395,00



Montageplade ENB 1060

Montageplade til optimal afstand mellem Miele-indbygningsprodukter. Bruges mellem 2 ovne (ovenpå hinanden), hvis der ikke er skabshylde imellem. Kan bruges til GEN7000.

- Inkl. skruer og skabelon

M.-nr. 10810730

Pris: 525,00



■ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B



■ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B



■ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Miele
INDUCTION

Miele



Dampovnsfad uden huller DGG 20

Til tilberedning af retter i sauce, fonds, vand (fx ris og pasta)

- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
 - Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm
- M.-nr. 8246340 **Pris: 195,00**



Dampovnsfad med huller DGGL 20

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m

- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
 - Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm
- M.-nr. 8285410 **Pris: 265,00**



Dampovnsfad med huller DGGL 12

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m

- Kapacitet: 5,4 l, nominal kapacitet: 3,3 l
 - Udvendige mål HxBxD: 40x448x386 mm
- M.-nr. 8249430 **Pris: 355,00**



TILBEHØR TIL DAMPOVNE OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER



**Dampovnsfad uden huller
DGG 50 - 40**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168200

Pris: 155,00



**Dampovnsfad med huller
DGGL 50 - 40**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168190

Pris: 265,00



**Dampovnsfad uden huller
DGG 50 - 80**

- Kapacitet: 4,1 liter, nominal kapacitet: 3,5 liter
- BxDxH: 375x197x80 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168230

Pris: 215,00



**Dampovnsfad med huller
DGGL 100 - 40**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170300

Pris: 325,00



**Dampovnsfad uden huller
DGG 100 - 40**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170290

Pris: 275,00



**Dampovnsfad uden huller
DMGS 100 - 30 L**

- Til tilberedning af retter i mikrobølgeovn
- Kan også anvendes som opsamlingsbakke ved tilberedning med damp
- Passer til dampovne DG 7xxx samt dampovne med mikrobølger DGM 6xxx og DGM 7xxx

M.-nr. 10168180

Pris: 399,00





Original bageplade HBB 51

Til bagning af småkager, flade kager m.m.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Ingen bagepapir eller smøring af bagepladen nødvendig pga. PerfectClean-overflade
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overflad
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519690

Pris: 475,00




Original bradepande HUBB 51

Ideel til fx bagning af kager med et tykt lag på toppen.

- Kan også bruges som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning og grill (brug HGBB grill- og stegerist ovenpå HUBB, når du steger)
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519720

Pris: 525,00



Bage- og stegerist HBBR 50

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til stegning direkte på ribsten
- Passer perfekt til Miele's bradepande/drypbakker (HUBB 51), hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Nem rengøring med PerfectClean
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519790

Pris: 395,00



Grill- og stegeindsats HGBB 51


Ideel, når du skal stege og grille.

- Passer perfekt sammen med HUBB 51
- Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauc
- Beskytter mod fedtstænk, reducerer rengøringen
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519760

Pris: 375,00





Fugekit til kogeplader

Fugekit til kogeplader, sort.

- Inkl. fugepinde

M.-nr. 99000394

Pris: 315,00



Gourmet-grillplade

- Transformer din Miele-PowerFlex-induktionszone til en førsteklasses grill
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Optimal varmfordeling
- Fedtfattig madlavning og nem rengøring takket være den specielle non stick-overflad
- Fire små silikonepuder under grillpladen sikrer, at grillpladen står fast på kogepladen

M.-nr. 10009310

Pris: 1.495,00



Teppanyaki-stegeplade KMTY

Muliggør en unik madlavningsoplevelse på Miele-induktionskogeplader.

- Med FixPosition - fire silikonemærker sikrer stabil anbringelse
- Til tilberedning af sunde og lette retter
- Ensartet stegning takket være premium stegeplade
- Optimal til kogeplader med PowerFlex og full surface-induktion
- Ikke egnet til gas- og glaskeramiske kogeplader

M.-nr. 11555900

Pris: 1.895,00

TILBEHØR TIL VAKUUMFORSEGLERSKUFFER



Vakuumpose (small) VB 1828

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

Pris: 249,00



Vakuumpose (large) VB 2435

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630

Pris: 289,00





Miele-kaffebønner Black Edition - Decaf

- Den ideelle all-rounder kaffebønne u. koffein til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Fjernelse af koffein gennem en mild, biologisk proces
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Fyldig og afbalanceret smag med lidt frugtagtige toner
- Fairtrade og bio-certifice et DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029840 **Pris: 199,95**



Miele-kaffebønner Black Edition - One for all

- Den ideelle all-rounder kaffebønne til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Blød og cremet aroma med en subtil syrlighed og diskrete frugtagtige toner
- Fyldig og afbalanceret intensitet
- Fairtrade og bio-certifice et DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11030080 **Pris: 199,95**



Miele-kaffebønner Black Edition - Espresso

- Ideel til espresso
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede Arabica-bønner fra Sydamerika (80 %) og Robusta-bønner fra Indien (20 %)
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Blød, krydret aroma med toner af chokolade
- Intens og kraftig smag
- Fairtrade og bio-certifice et DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029600 **Pris: 199,95**



Miele-kaffebønner Black Edition - Café crema

- Ideel til kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Fyldig smag med diskret blomster- og frugtagtig karakter
- Fairtrade og bio-certifice et DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029350 **Pris: 199,95**



MB-CM-G Mælkebeholder glas

Mælkebeholder af glas til cremet mælkeskum.

- Til alle Miele's fritstående espressomaskiner CM
- Kapacitet 0,7 l.

M.-Nr. 11574240 **Pris: 395,00**



MB-CVA 7000 Mælkebeholder

Mælkebeholder i glas til Miele-espressomaskiner til indbygning.

- Passer til Miele's CVA 7000-serie.

M.-nr. 11234120 **Pris: 699,00**



Miele-serveringskande


Miele-serveringskande 1,0 l til Miele-espressomaskine CVA og CM med kandefunktion.

- Rustfrit, poleret stål i høj kvalitet
- Brudsikker Toptherm vakuum-isoleret indsats
- Direkte brygning uden omfyldning fra espressomaskinen til kanden
- Nem rengøring med fuldt aftageligt låg
- Komfortabelt aroma-skydelåg

M.-nr. 10694310 **Pris: 795,00**




Stort udvalg
og fleksibilitet



Lige stykke DFK-R 1000

M.-nr. 10811340


Pris: 275,00



Samlestykke DFK-V

• Forbinder lige fladkanaldel
M.-nr. 10811360


Pris: 150,00



Forlængerstykke DFK-L

- Ved pladmangel (hvor DFK-V ikke kan bruges)
 - Inden montering sættes forlængerstykket DFK-L på fladkanalstykket, fladkanalen monteres, og forlængerstykket DFK-L skubbes over samlingen
- M.-nr. 11051270


Pris: 275,00



Rørbøjning 90°
horizontal DFK-BH 90

M.-nr. 10811390


Pris: 275,00



Rørbøjning 90°
vertikal DFK-BV 90

M.-nr. 10811410


Pris: 275,00



Adapter DFK-A

- Adapter flad – run
- M.-nr. 10811430


Pris: 275,00



Kompakt adapter DFK-AK 90

- Adapter flad – rund 90
- M.-nr. 11590720


Pris: 275,00



Rørbøjning 45°
horizontal DFK-BH 45

M.-nr. 10811450


Pris: 275,00



Rørbøjning 15°
horizontal DFK-BH 15

M.-nr. 10811460

Pris: 255,00



Rørbøjning 90°
vertikal DFK-BVK 90

M.-nr. 10811470


Pris: 275,00



Tætningsbånd DFK-DB

- Til Miele's fladkanalsystem DF
 - Til tætning af overgangene mellem fladkanaldelen
 - Farve: Hvid
 - Længde: 10 m
- M.-nr. 10820390








Pris: 75,00











Murkasse fladkanal
DFK-M

M.-nr. 99004790

Pris: 1.195,00

STANDARDSÆT TIL RECIRKULATION DFKS-U			
Antal	Type		M.-nr.
2	DFK-R1000	2A	M.-nr. 10811340
			
2	DFK-BV 90	1A	M.-nr. 10811410
			
1	DFK-BH 90	4A	M.-nr. 10811390
			
1	DFK-V	3A	M.-nr. 10811360
			
1	DFK-L		M.-nr. 11051270
			
1	DFK-DB		M.-nr. 10820390
			
1	DUU-1000-2		M.-nr. 11207310
			
SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11250350 3.895,00			

STANDARDSÆT TIL FRIT AFTRÆK DFKS-A-1			
Antal	Type		M.-nr.
1	DFK-R1000	2B 2C	M.-nr. 10811340
			
1	DFK-BV 90	1B 1C	M.-nr. 10811410
			
1	DFK-BH 90	3C	M.-nr. 10811390
			
1	DFK-A	5C	M.-nr. 10811430
			
1	DFK-AK 90	4B	M.-nr. 11590720
			
1	DFK-DB		M.-nr. 10820390
			
1	DMK 150-1	3B 4C	M.-nr. 11258630
			
SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11737480 2.895,00			





Monteringsliste CSZL 7000

Til samling af fle e SmartLine-elementer i en udskæring

- Ved montering af fle e elementer direkte ved siden af hinanden
- Inklusive klemfjedre til fastgørelse af CSDA 7001 FL i udskæringen

M.-nr. 10690630

Pris: 395,00



FlameGuard CSFG 7000

Til montering af fle e SmartLine-gaselementer med centreret bordemfang

- Forhindrer ind sugning af gasflamme i bordemfang

M.-nr. 10790580

Pris: 1.095,00



Wi-fi-kommunikationsmodul XKM 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt

M.-nr. 10441480

Pris: 749,00



Wi-fi-kommunikationsmodul XKS 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt

Til køle-/fryseskabe i K 20.000-serien

M.-nr. 10569090

Pris: 595,00



Wi-fi-kommunikationsmodul XKS 3130 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt

Til køle-/fryseskabe i 30.000-serien

M.-nr. 10810750

Pris: 595,00



Edding penne til BlackBoard – køle-/fryseskabe

Skriv i farver på dit Miele-BlackBoard – køle-/fryseskab

- Sæt med 5 stk.
- Lyse farver – 2-3 mm skrivebredde
- Vand og kalkbaseret
- Fjernes nemt – evt. med Miele's glaskeramiske kogepladerens og en mikrofiberklud


M.-nr. 10547670

Pris: 175,00


SPECIALFREMSTILLING AF VÆGEMHÆTTER

EMHÆTTE OG SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2	VARIANT 3
MODEL	Variant	RAL powder coating (af emhætte og skorsten)	Smigskæring og/eller hul i siden (sideforbindelse)	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1325 mm Recirkulation: 1455 mm	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1645 mm Recirkulation: 1775 mm	Afkortning til min. Udluftning: 600 mm Recirkulation: Ikke muligt
PUR 68W M. nr. 10353040	D SOAF 230/50 TLK	2.535,00 kr.	3.425,00 kr.	2.235,00 kr.	2.610,00 kr.	1.635,00 kr.
PUR 98W M. nr. 10353050	D SOAF 230/50 TLK	2.535,00 kr.	3.425,00 kr.	2.235,00 kr.	2.610,00 kr.	1.635,00 kr.
DA 5798W, Next Step M. nr. 10755860	D SOAF 230/50 TLK	2.535,00 kr.	3.425,00 kr.	2.235,00 kr.	2.610,00 kr.	1.635,00 kr.
DA 4298W, Puristic Plus M. nr. 10767210	D SOAF 230/50 TLK	2.535,00 kr.	3.425,00 kr.	2.235,00 kr.	2.610,00 kr.	1.635,00 kr.
DA 6698W, hvid Puristic Edition 6000 M. nr. 10755720	D BRWS SOAF 230/50 TLK	–	4.915,00 kr.	3.725,00 kr.	4.095,00 kr.	3.125,00 kr.
DA 6698W, stål Puristic Edition 6000 M. nr. 10755770	D EDST SOAF 230/50 TLK	–	3.425,00 kr.	2.235,00 kr.	2.610,00 kr.	1.635,00 kr.
DA 6698W, sort Puristic Edition 6000 M. nr. 10755750	D OBSW SOAF 230/50 TLK	–	4.915,00 kr.	3.725,00 kr.	4.095,00 kr.	3.125,00 kr.

KUN SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2
TILBEHØR	Kombination med	RAL powder coating (kun skorsten - grafitgrå / obsidiansort)	Smigskæring og/eller hul i siden (sideforbindelse)	Forlængelse til maks. længde Udluftning: 955 mm	Forlængelse til maks. længde Udluftning: 1250 mm
Skorsten, DADC 6000 (stål) M. nr. 4941110	DA 6798 W Shape / DA 64x8 W Pure / DA 60x6 W Wing	–	3.575,00 kr.	2.385,00 kr.	2.755,00 kr.
Skorsten, DADC 6000 Pure M. nr. 4941110	DA 64x8 W Pure	1.490,00 kr.	5.065,00 kr.	3.875,00 kr.	4.245,00 kr.
Skorsten, DADC 6000 (hvid) M. nr. 4941110	DA 60x6 W Wing	–	5.065,00 kr.	3.875,00 kr.	4.245,00 kr.



Varianter
- emhætte
og skorsten



Varianter
- kun skorsten

Alle vægemhætter og specialfremstillede produkter, der ikke er angivet her, tilbydes ikke.

SPECIALFREMSTILLING AF FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

EMHÆTTE OG SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2	VARIANT 3
MODEL	Variant	RAL powder coating (af emhætte og skorsten)	Hul i siden (sideforbindelse)*	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1290 mm Recirkulation: 1360 mm	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1590 mm Recirkulation: 1660 mm	Afkortning til min. Udluftning: 600 mm Recirkulation: Ikke muligt
PUR 98 D M. nr. 10353060	D SOAF 230/50 TLK	2.895,00 kr.	7.225,00 kr.	5.735,00 kr.	6.335,00 kr.	4.695,00 kr.
DA 4208D, Puristic Plus M. nr. 10767310	D SOAF 230/50 TLK	2.895,00 kr.	7.225,00 kr.	5.735,00 kr.	6.335,00 kr.	4.695,00 kr.
DA 6698D, hvid Puristic Edition 6000 M. nr. 10755820	D BRWS SOAF 230/50 TLK	–	8.785,00 kr.	7.295,00 kr.	7.895,00 kr.	6.255,00 kr.
DA 6698D, stål Puristic Edition 6000 M. nr. 10755850	D EDST SOAF 230/50 TLK	–	7.225,00 kr.	5.735,00 kr.	6.335,00 kr.	4.695,00 kr.
DA 6698D, sort Puristic Edition 6000 M. nr. 10755840	D OBSW SOAF 230/50 TLK	–	8.785,00 kr.	7.295,00 kr.	7.895,00 kr.	6.255,00 kr.


* Smigskæring ikke mulig

FØLGENDE MODELLER FÅS SOM STANDARD SKRÆDDERSYEDE PRODUKTER MED FORLÆNGET WIRE

MODEL	Variant	Pris
DA 7078D** M. nr. 11361930	D BRWS SOAF 230/50 TLK	På forespørgsel
DA 7378D** M. nr. 11361920	D BRWS SOAF 230/50 TLK	På forespørgsel

** maks. 1,5 m lang wire

Alle frithængende emhætter og specialfremstillede produkter, der ikke er angivet her, tilbydes ikke.




Varianter

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
DA 1260	Medfølger	DKF 18-P M.-nr. 11762600 Pris: 525,00	-	-	-
DA 3366	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 13-P M.-nr. 11762540 Pris: 525,00	-	-	Drop down-ramme, DAR 3000 M.-nr. 9188880 Pris: 1.495,00
DA 3568 DA 3598	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 19-P M.-nr. 11762560 Pris: 525,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris : 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	-
DA 3668 DA 3698	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 19-P M.-nr. 11762560 Pris: 525,00	-	-	-
PUR 68 W PUR 98 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 395,00	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 525,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1595,00	-	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 6066 W DA 6086 W DA 6096 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-P M.-nr. 11762650 Pris: 525,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1595,00	-	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.-nr. 9947450 Pris: 1.195,00 Skorsten, DADC 6000 hvid M.-nr. 10331460 Pris: 1.095,00
DA 9090 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 29 M.-nr. 11292130 Pris: 565,00	DKF 29-R M.-nr. 11295570 Pris: 1.475,00	-	Skorsten, DADC 9000 M.-nr. 11279060 Pris: 1.095,00
DA 5798 W DA 4298 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 395,00	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 525,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.595,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00* ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00*	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 6488 W DA 6498 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-P M.-nr. 11762650 Pris: 525,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.595,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	Skorsten DADC 6000 specialfremstilles i grafitgrå eller obsidiansort, bestilles via formular på miele.dk Pris: 1.195,00

*Kun DA 4298 W

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
DA 7198 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 11-P M.-nr. 11762530 Pris: 525,00	DKF 11-R M.-nr. 10787630 Pris: 1.495,00	-	Skorsten, DADC 7000 grafitgr M.-nr. 10768490 Pris: 1.395,00 Skorsten, DADC 7000 obsidiansort M.-nr. 10768440 Pris: 1.395,00
DA 6798 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-P M.-nr. 11762650 Pris: 525,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.595,00	-	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.-nr. 9947450 Pris: 1.095,00
DA 6698 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 395,00	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 525,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.595,00	-	Standardskorsten medfølger
DA 2558 DA 2578	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 15-P M.-nr. 11762550 Pris: 825,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	-
DA 2360 DA 2390 DA 2668 DA 2698	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 19-P M.-nr. 11762560 Pris: 525,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00* ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00*	-
DA 2808	DUU 2900 M.-nr. 9242390 Pris: 3.495,00 Alternativt DUU 1000-2 M.-nr. 11207310 Pris: 2.695,00	DKF 20-P M.-nr. 11762610 Pris: 825,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	-
PUR 98 D	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 Pris: 595,00	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 525,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.595,00	-	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 4208 D DA 4208 VD DA 6698 D	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 Pris: 595,00	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 525,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.595,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00* ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00*	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 7078 D	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	-	DKF 27-R M.-nr. 11160970 Pris: 2.295,00	-	-
DA 7378 D	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	-	DKF 28-R M.-nr. 11347530 Pris: 1.495,00	-	Affugtningsfilte , DAEF 28 M.-nr. 11348050 Pris: 1.125,00 Dufflakone , se www.miele.dk

*Kun DA 2698 og DA 4208 D




Lugtfiler med aktivt kul DKF 11-P

Til Miele's DA 7198 Triple recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filte

M.-nr. 11762530

Pris: 525,00



Lugtfiler med aktivt kul DKF 12-P

Til Miele's recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filte
- Til Miele's PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D

M.-nr. 11762580

Pris: 525,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 13-P

Til Miele's DA 3366 recirkulationsemhætte.

- Indhold: 1 filte

M.-nr. 11762540

Pris: 525,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 15-P

Til Miele's DA 25x8 recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filt e

M.-nr. 11762550

Pris: 825,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 18-P

Til Miele's DA 1260 recirkulationsemhætte.

M.-nr. 11762600

Pris: 525,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 19-P

Til Miele's DA 23XX, DA 26XX, DA35XX og DA 36XX recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filt e

M.-nr. 11762560

Pris: 525,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 20-P

Til Miele's DA 2808

- Indhold: Indhold: 2 filt e (2 x DKF 18-1)

M.-nr. 11762610

Pris: 825,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 25-P

Til Miele's DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W

- Indhold: 1 filte

M.-nr. 11762650

Pris: 525,00




Lugtfiler med aktivt kul* DKF 29

Til Miele's DA 9090 W

- Indhold: 1 filte

M.-nr. 11292130

Pris: 565,00




Longlife AirClean-lugtfiler DKF 11-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfilt e ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele's DA 7198 W til recirkulation
- Indeholder 1 filte

M.-nr. 10787630

Pris: 1.495,00




Longlife AirClean-lugtfiler DKF 12-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfilt e ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele's PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
- Indeholder 1 filte

M.-nr. 10271450

Pris: 1.595,00




Longlife AirClean-lugtfiler DKF 25-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfilt e ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele's DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, DA 6798 W Shape og DA 6998 W Pearl
- Indeholder 1 filte

M.-nr. 10271470

Pris: 1.595,00




**Longlife AirClean-lugtfiltre
DKF 27-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt og bekvemt i ovnen
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele DA 7078 D
 - Indeholder 6 filtre
- M.-nr. 11160970 **Pris: 2.295,00**




**Longlife AirClean-lugtfiltre
DKF 28-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt i ovnen hver 6. måned
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele DA 7378 D Aura 4.0
 - Indeholder 1 filte
- M.-nr. 11347530 **Pris: 1.495,00**



**Longlife AirClean-lugtfiltre
DKF 29-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt i ovnen hver 6. måned
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele DA 9090 W
 - Indeholder 1 filte
- M.-nr. 11295570 **Pris: 1.475,00**



**Longlife AirClean-lugtfiltre
DKF 1000-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele KMDA og CSDA 7001 FL
 - Indeholder 1 filte
- M.-nr. 10427040 **Pris: 1.495,00**



**Affugtningsfiler
DAEF 28**

- Opsamler fugt i køkkenet
 - Kan efterfølgende tilføre fugt tilbage i rummet, såfremt luftfugtigheden falder under anbefalet niveau
 - For optimalt indeklima
 - 3 års levetid
 - Til Miele DA 7378 D Aura 4.0
 - Indeholder 1 filte
- M.-nr. 11348050 **Pris: 1.125,00**



**Ekstern motor til væg
AWG 102**

- Ekstern motor til ydermur
- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
 - Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
 - Udblæsningseffekt: 580 m³/t
- M.-nr. 5680680 **Pris: 4.995,00**




**Motorenhed
ABLG 202**

- Ekstern motor, ingen begrænsninger for montering
- Montering af motor i et andet rum
 - Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
 - Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
 - Udblæsningseffekt: 600 m³/t
 - HxBxD: 245 x 340 x 395 mm
- M.-nr. 6081850 **Pris: 4.495,00**



**Lyddæmper
DASD 150**

- Reducerer luftstrøm og motorstøj.
- Ekstra komponent som reducerer støjen fra emhætter
 - Støjreduktion med op til 4,5 db(A) re 1 pW
- M.-nr. 8269360 **Pris: 795,00**



DADC 6000

- Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad
- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
 - Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
 - Skorstensbredde 340 mm
 - Skorstensdybde 270 mm
 - Inklusive beslag til montering på væg
- M.-nr. 9947450 CleanSteel **Pris: 1.195,00**
 M.-nr. 10331460 Brillanthvid **Pris: 1.195,00**
 M.-nr. 11900270 Obsidiansort **Pris: 1.195,00**
 M.-nr. 11900540 Grafitgrå **Pris: 1.195,00**



DADC 7000

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad

- Til DA 7198 W
 - Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
 - Skorstensbredde 340 mm
 - Skorstensdybde 285 mm
 - Inklusive beslag til montering på væg
- M.-nr. 10768440 Obsidiansort **Pris: 1.395,00**
M.-nr. 10768490 Grafitgr **Pris: 1.395,00**



DADC 9000

Skorsten i rustfrit stål til luftudledning opad

- Til DA 9090 W
 - Fleksibel skorstenshøjde på 380-740 mm
 - Skorstensbredde 290 mm
 - Skorstensdybde 170 mm
 - Inklusive beslag til montering på væg
- M.-nr. 11279060 **Pris: 1.095,00**



LED-sæt DES 6000

Sæt med 4 spots

- Samme lamper som DA 26x8 og DA 2808.
- M.-nr. 9953120 **Pris: 1.895,00**



Drop-down-ramme DAR 3000

Drop-down-ramme til fuld integration af DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880

Pris: 1.495,00



Murkasse DMK 150-1

Kan anvendes til ventilation

- Murkasse (Ø 150 mm) til ventilation til emhætter
- Varmeisolerende tilbageslagsklap - der kan ikke trænge kold luft ind
- Energi – Blower Door-testet, egnet til energisparehuse

M.-nr. 11258630

Pris: 1.695,00



Murkasse fladkanal DFK-M

Kan anvendes til ventilation

- Med tilbageslagsklap

M.-nr. 99004790

Pris: 1.195,00



Ombygning til recirkulation DUU 150 til DA3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatsmhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Indeholder udblæsningsrist i plast og 2 spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 5696270

Pris: 365,00




Ombygning til recirkulation DUW 20 til alle vægemhætter ekskl. DAR 12x5

Til ombygning af vægemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 6264790

Pris: 395,00



Ombygning til recirkulation DUI 32 til frithængende emhætter

Til ombygning af frithængende emhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 9561760

Pris: 595,00



Ombygning til recirkulation DUU 151 til DA 3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsætsemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i rustfrit stål og spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 7294230

Pris: 795,00



Ombygning til recirkulation DUU 2900 til loftintegrede emhætter

Til ombygning af DA 2808 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftudstrømning ved recirkulation
- Reduktion af gennemstrømningsstøjen
- Inkl. 2 aktive kulfiltre

M.-nr. 9242390

Pris: 3.495,00




Ombygning til recirkulation DUU 1000-2 til bordemfang

Til ombygning af CSDA 7001 og KMDA fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Tilslutningsstuds til Miele-fladkanaler til højre, venstre og/eller bagud, inkl. 2 studse
- Kombination af flere DUU 1000-2 mulig
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter med aktivt kul
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj

M.-nr. 11207310

Pris: 2.695,00



Afdækningsgitter til DUU 1000-2, DUU-AD

Til afdækning af evt. hul imellem sokkel og DUU 1000-2.

- Den ene langside er forhøjet med 6 mm
- I rustfrit stål, magnetisk montering

M.-nr. 10921880

Pris: 445,00



Reduktionsadapter 150/125 mm DRS 150

Reduktionsadapter

- Til reducere af aftræksrørets diameter
- I overensstemmelse med brandbeskyttelsesreglerne

M.-nr. 9591510

Pris: 145,00



Ventilationskanal i aluminium

Fleksibel ventilationskanal i aluminium

- Med gode luftstrømningsegenskaber
- 1,25 m langt, kan udvides til 5 m
- DAS 125: Ø125 mm
- DAS 150: Ø150 mm

M.-nr. DAS 125 4623220

Pris: 715,00

M.-nr. DAS 150 4623230

Pris: 815,00



Forbindelsesstykke DASDV 150

Til forbindelse mellem lydæmper og ventilationskanal eller mellem to lydæmpere DASD 150

M.-nr. 9583750

Pris: 245,00



Kondensspærre

Forhindrer kondens i at strømme tilbage

- DKS 125: Ø125 mm
- DKS 150: Ø150 mm

M.-nr. DKS 125 3915282

Pris: 555,00

M.-nr. DKS 150 3915292

Pris: 775,00

TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE



Flaskehylde KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flaske

- Til køleskabe i K 30.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 30060 PF til køleskabe med PerfectFresh

M.-nr. 9552700

Pris: 345,00

KFR 30060 til køleskabe uden PerfectFresh

M.-nr. 9552690

Pris: 345,00




Flaskehylde KFR 10055

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flaske

- Til alle køle-/fryseskabe samt K 10.000 med PerfectFresh-zone og en min. bredde på 55 cm og min. højde på 90 cm
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

M.-nr. 7316060

Pris: 345,00



Flaskehylde KFR 20060 PF/KFR 20060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flaske

- Til køleskabe i K 20.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 20060 PF til køleskabe med PerfectFresh


M.-nr. 10363580

Pris: 345,00

KFR 20060 til køleskabe uden PerfectFresh

M.-nr. 10363600

Pris: 345,00



Flaskehylde KFR 7000

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flaske

- Til K 7000-serien.
- Kan anbringes i forskellige højder.
- I forkromet metal.

M.-nr. 11775120

Pris: 449,00



Lugtabsoberende Active AirClean-filter KKF-RF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Indhold: 2 lugtfiltere
- Til udskiftning af filtere i plastikkabiner
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280

Pris: 375,00



Eftermonteringskit til Active AirClean-filter KKF-FF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Innovativ kombination af aktivt kul og chitosan
- Anbringes på bagkanten af glashylden
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned
- Der er kun to filtere, der skal udskiftes

M.-nr. 7236290

Pris: 445,00



Active AirClean Starter Set KKF-FS

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

Til K 7xxx/KF 7xxx/KFN 7xxx.

- Til optimal og lugtfri opbevaring af fødevarer
- Indhold: Liste/skinne og to filtere
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned (m.-nr. 7236280)

M.-nr. 11882380

Pris: 379,00



Aktivt kulfilter til vinkøleskabe

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

M.-nr. 9447050

Pris: 155,00

TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE



Aktivt kulfilter til vinkøleskabe KKF-KWT

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070

Pris: 155,00



Side-by-side kit til vinkøleskabe KSK 6300

Side-by-side kit til vinkøleskabe.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9799630

Pris: 995,00



SoftClose Retrofit kit KSC30 KSC 30

Til eftermontering af SoftClose-funktion på modeller i K 30.000 serien som ikke har det som standard.

Trin for trin-monteringsanvisning medfølger.

M.-nr. 10744380

Pris: 495,00



	Bredde x højde	60 cm	45 cm	Farve	G7xx0	G7xx5 XXL	G5xx0	G5xx5 XXL	M.-nr.	Vejl. pris
--	----------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------	-----------	--------	------------

FRONTBEKLÆDNING TIL FULDINTEGRERBARE OPVASKEMASKINER


GFVi 702/72 PureLine-greb	600 x 715 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986760	1.895,00
GFVi 702/77 PureLine-greb	600 x 765 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986770	1.995,00
GFVi 701/72 u/greb	600 x 715 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986740	1.595,00
GFVi 701/77 u/greb	600 x 765 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986750	1.695,00
GFVi 453/72-7 u/greb	450 x 715 mm		•	CleanSteel			•		11526970	1.495,00

FRONTBEKLÆDNING TIL INTEGRERBARE OPVASKEMASKINER

GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986710	1.195,00
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986720	1.295,00
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillanthvid	•	•	•	•	10986690	1.295,00
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986730	1.395,00
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillanthvid	•	•	•	•	10986700	1.395,00

Fronter uden greb:

Mulighed for selv at bore huller og montere greb, som passer til resten af køkkenet.



Monteringsset delte køkkenfronter MSF

Til optimal montering af delt køkkenfront eller køkkenfront med horisontal udfraesning/greb på midten.

- Til alle fuldintegrerbare opvaskemaskiner

M.-Nr. 11393050

Pris: 665,00

M.-Nr. 11393220 XXL-opvaskemaskiner

Pris: 665,00

SAMMENBYGNING AF VASKE-/TØRRESØJLE

TØRRETUMBLERE				
VASKEMASKINER		T1 Chrome Edition T1 Classic	T1 White Edition	T Classic T 8000
	W1 Chrome Edition W1 Classic WT1 (undt. WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W Classic W 3000/5000 Lige panel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W Classic W 3000/5000 Skråt panel	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412 WTV 419 (ED)



TwinDos-doseringspatron 1

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223070

Pris: 185,00



TwinDos-doseringspatron 2

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223120

Pris: 185,00






WTV 501

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256130

Pris: 365,00



WTV 502

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256140

Pris: 365,00



WTS 510


Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tør ekurv.

Praktisk med 35 cm sokkel.

- Skridsikkert underlag.
- Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørretumblere
- Fave: Lotushvid.

M.-nr. 9322300

Pris: 2.995,00




WTV 511

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med push-pull-funktion.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351780

Pris: 1.495,00



WTV 512

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med push-pull-funktion.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351790

Pris: 1.495,00



TKR 555

Ideel til sportssko, børnestøvler, uld-produkter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet.
- Specialudviklet til Miele-T1-tørretumblere.

M.-nr. 9614800

Pris: 495,00





Afkalkningsmiddel 250 g

Fjern kalksten i din vaskemaskine og opvaskemaskine hurtigt og effektivt.

- Hæld indholdet direkte i vasketromlen på din vaskemaskine
- Anbefales at anvende 2-6 gange årligt (afhængig af vandets hårdhedsgrad)

M.-nr. 10131080

Pris: 75,00



Glaskeramisk kogepladerens og stålrens 250 ml**

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Fjerner fedt, fastbrændte pletter og vandpletter effektivt
- Skånsom rengøring takket være formelen med fine krystaller
- Efterlader en smudsafvisende hinde på overfladen, som letter rengøring
- Bedste produkt på markedet - testvinder i Schweiz
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200

Pris: 49,00



Ovnrens 500 ml

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Særlig effektiv rengøring uden ubehagelige lugte
- Enkel rengøring takket være den geleagtige konsistens
- Kort virketid på mellem 10 og 40 minutter, uden at ovnen skal tændes
- Også velegnet til PerfectClean-overflade
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710

Pris: 79,00



DGClean 250 ml

- Nem rengøring af ovne
- Uden lugtgener
- Let at påføre - selv på lodrette flade

M.-nr. 10172710

Pris: 129,00



Afkalkningstabs 6 stk.

Til CVA, CM, ovne med Klimaprogram, dampovne og FashionMaster.

- Grundig fjernelse af aflejringer og kalk
- Fjernelse af kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Ingen kemikalieaflejringer efter kalkfje ning
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960200

Pris: 119,95



Rengøringstabs 10 stk.

Til CVA og CM. Sikrer kaffenyndelse på højeste niveau.

- Grundig fjernelse af olierester og kaffeaflejringer
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960220

Pris: 119,95



SteelCare-ståplejemiddel

Rense og plejemiddel til overflader i rustfrit stål

- Fjerner fingeraftryk og fedtplette
- Effektiv og skånsom
- En beskyttende film fo ebygger ny tilsmudsning

M.-nr. 11023350

Pris: 89,00



AutoCleaner

Miele-AutoCleaner til CVA 78xx.

- Den indbyggede AutoCleaner rengør automatisk og effektivt espressomaskinens bryggeenhed samt mælkerørssystemet efter brug

M.-nr. 10971410

Pris: 499,00



Afkalkningspatron til CM7 og CVA 78xx

Afkalkningspatron til Miele's fritstående espressomaskine CM7 og indbygningssespressomaskine CVA 78xx.

- Den indbyggede afkalkningspatron afkalker maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug
- Den beskytter maskinen mod tilkalkning
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt (afhængig af brug)

Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk hver gang maskinen benyttes

M.-nr. 10959980

Pris: 499,00

** Bemærk. Miele's glaskeramiske kogepladerens, stålrens og plejemiddel til rustfrit stål er ikke velegnet til rustfri ståloverflader med CleanSteel finis



Rengøringsstiks til mælkesystem 100 stk.

Sikrer hygiejnisk rene mælkesystemer i CVA og CM.

- Fjerner effektivt mælkeproteiner og -fedt.
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Enkel dosering, da de enkelte stiks indeholder den nødvendige mængde
- Sikker at bruge – Miele-formel
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270

Pris: 225,00



UltraTabs All in 1 60 stk.

Giver det bedste opvaskeresultat i Miele-opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat selv ved genstridige pletter
- Tabsene er pakket i en vandopløselig folie og skal derfor ikke pakkes ud
- Flere funktioner som f.eks. afspænding, salt og glasbeskyttelse
- Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 11295780

Pris: 135,00



Nyhed

PowerDisk All in 1 Genbrugsplast

Opvaske og tørreresultater med AutoDos.

- Miele's enestående pulvergranulat
- Indeholder bl.a. afspændingsmiddel og salt
- Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 opvaske*)

M.-nr. 11841480

Pris: 74,95



Nyhed



PowerDisk All in 1 ECO, Svanemærket

Opvaske og tørreresultater med AutoDos.

- Fri for parfume
- Indeholder ingen farvestoffer eller konserveringsmidler.
- Tabs er bionedbrydelige.
- Miele's enestående pulvergranulat
- Indeholder bl.a. afspændingsmiddel og salt
- Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 opvaske*)

M.-nr. 11868780

Pris: 74,95



Salt 1,5 kg

Sikrer, at din opvaskemaskine fungerer rigtigt og yder det ønskede resultat.

- Ekstra grov, perfekt til Miele-opvaskemaskiner
- Beskytter maskinen og service mod skadelige kalkaflejringer

M.-nr. 10248690

Pris: 24,95



Nyhed

Miele afspændingsmiddel 500 ml Genbrugsplast

Uovertruffen tørring og beskyttelse af service i Miele-opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat på glas
- Fremmer tørringen af service
- Glasbeskyttende formel, som forhindrer ætsninger
- Præcis og nem dosering med den særlige doseringshætte

M.-nr. 11772200

Pris: 49,95



IntenseClean 200 g

Fjern dårlig eller sur lugt i din vaskemaskine og opvaskemaskine.

- Afkalk først med Miele-Afkalker
- Rens herefter med maskinrensning. Afkalkeren fjerner kalkbelægninger og maskinrensning slår bakterierne ihjel.

M.-nr. 10717140

Pris: 75,00



DishClean 160 g

Plejemediel, som sikrer, at opvaskemaskinen fungerer optimalt.

- Fjerner lugt, kalk og lette aflejringer
- Bevarer lågepakningens elasticitet og tæthed
- Aktiv beskyttelse gennem renhed
- Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
- Indhold: 160 g

M.-nr. 9959330

Pris: 79,00



Mikrofiberklude - sæt med 3 stk.

Sæt bestående af 1 universal-, 1 glas- og 1 højglansklud

- God rengøringsevne takket være meget fintvævede mikrofibre
- Meget holdbare og slidstærke
- Kan bruges tør eller fugtig med eller uden rengøringsmiddel
- Vaskes op til 500 gange ved 60 °C

M.-nr. 10159570

Pris: 109,75

* Med ECO-program



UltraPhase 1 Sensitive

Til W1 TwinDos vaskemaskiner

- Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2 Sensitive
- Meget drøj - op til 36 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923560

Pris: 114,95



UltraPhase 2 Sensitive

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1 Sensitive
- Meget drøj - op til 63 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923590

Pris: 114,95



UltraPhase 1 Classic

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11504410

Pris: 109,95



UltraPhase 2 Classic

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1
- Meget drøj - op til 50 vaske
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 10803740

Pris: 109,95



Miele UltraPhase 1 Elixir

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
- Indeholder 7 enzymer til ultimativ renhed
- ColorProtect til bevarelse af farveintensitet
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Holder længe - 1,4 liter til 37 vaskeforløb

M.-nr. 11614960

Pris: 109,95



Miele UltraPhase 2 Elixir

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Aktiv ilt til blid og effektiv pletfjerning
- OxiCare til grundig pleje og rengøring af tekstiler og produktet
- WhiteBooster til strålende hvide tekstiler
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Holder længe - 1,4 liter til 50 vaskeforløb

M.-nr. 11615050

Pris: 109,95



TwinDosCare

Rengøringsmiddel til TwinDos-doseringssystem

- Til skylning af TwinDos-doseringsrør
- Anvendes før en lang periode uden brug (min. 2 måneder)
- Anvendes før nyt middel tages i brug
- Meget effektiv - rækker til 4-5 forløb

M.-nr. 11171440

Pris: 89,95



Miele

W1
PowerWash & TwinDos 6 9kg



Caps Booster

Perfekt til pletfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner

- Eget til både hvidt og kulørt vasketøj
- Til hårdnakkede pletter, fx fedt- eller frugtpletter
- Storartede vaskeresultater – også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11648410

Pris: 59,95



Caps DownCare

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11486020

Pris: 59,95



Caps Outdoor

- Til W1-vaskemaskiner
- Bevarer farver på syntetiske tekstiler
- Bevarer åndbarhed i funktionsmembraner
- Modvirker statisk elektricitet på syntetiske tekstiler
- Neutraliserer dårlige lugte fra f.eks. sved
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11485970

Pris: 59,95



Caps SilkCare

- Til W1-vaskemaskiner
- Forebygger filtning og krympning
- Bevarer formen af fibrene og et blødt udseende
- Giver bløde og velduftede tekstiler
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11485780

Pris: 59,95



Caps Sport

Til vask af sportstøj i W1-vaskemaskiner

- Neutraliserer svedlugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer, skånsom mod farverne
- Bevarer tøjets form – også for fleec
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11485950

Pris: 59,95



Caps UltraDark

- Til W1-vaskemaskiner
- Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning – også ved lave temperaturer
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11910950

Pris: 59,95



Caps WoolCare

Til fin- og uldvask i W1-vaskemaskine

- Specielt plejekompleks af hovedprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltrin
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
- Ingen overdosering
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11485730

Pris: 59,95



Caps Impraprotect

- Til W1-vaskemaskiner
- Til imprægnering af tekstiler
- Ideel til sportsbeklædning og regntøj
- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv mod fugt, vind og snavs
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 11648280

Pris: 129,95



Caps CottonRepair

- Fornyr farver og overlader på dine bomuldstekstiler
- Fjerner "pilling-effekt" (frugdannelse)
- Fjerner ødelagte og misfarvede ender på tekstilfibe
- Nyt liv til dit favorit-bomuldstøj
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 11485870

Pris: 109,95



Duftflakon Sæt 3x AQUA

Til alle Miele T1-tørretumblere med FragranceDos

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – renhed og frisk duft
- Til 150 tørringer

M.-nr. 11614580

Pris: 219,95



Duftflakon Sæt 3x NATURE

Til alle Miele T1-tørretumblere med FragranceDos

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
- Til 150 tørringer

M.-nr. 11614650

Pris: 219,95



Duftflakon Sæt 3x COCOON

Til alle Miele T1-tørretumblere med FragranceDos

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og trykthed
- Til 150 tørringer

M.-nr. 11614760

Pris: 219,95



Duftflakon Sæt 3x DRYFRESH

Til alle Miele T1-tørretumblere med FragranceDos

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- DRYFRESH – med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
- Til 150 tørringer

M.-nr. 11614810

Pris: 219,95



Duftflakon Sæt 3x SELECTION

Til alle Miele T1-tørretumblere med FragranceDos

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – NATURE – COCOON
- Til 150 tørringer

M.-nr. 11614870

Pris: 219,95



UltraWhite-vaskepulver 2,7 kg

Specielt velegnet til hvidt og lyst tøj og meget snavset kulørt tøj.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
- Strålende hvidt tøj takket være effektiv formel med aktivt oxygen
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøj - også ved lave temperaturer.

M.-nr. 10199830

Pris: 145,00





Caps Nature skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11486070

Pris: 59,95



Caps Cocoon skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11486090

Pris: 59,95



Caps Aqua skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11486040

Pris: 59,95



Duftflakon ROSE

- Harmonisk og feminin
- Oplev den sarte, raffine ede duft af friskplukkede maj-rosor med ROSE
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234810

Pris: 89,95



Duftflakon ORIENT

- Sensuel og maskulin
- ORIENT samler alle Orientens hemmeligheder i en forførende duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234710

Pris: 89,95



Duftflakon AQUA

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – renhed og frisk duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10231950

Pris: 89,95



Duftflakon NATURE

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234500

Pris: 89,95



Duftflakon COCOON

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og tryghed
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234630

Pris: 89,95



Duftflakon WHITEFLOWER Sensitive

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- Ekstra Sensitiv-formel for personer med allergi
- WHITEFLOWER – blomsterduft kombineret med citrus
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 11047280

Pris: 89,95



Duftflakon DRYFRESH

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- DryFresh – med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 11520870

Pris: 89,95



UltraColor - flydende vaskemiddel 2 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 36 maskinfulde

M.-nr. 11518040

Pris: 125,00



UltraDark 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 60 maskinfulde

M.-nr. 11518340

Pris: 125,00



UltraColor Sensitive Flydende vaskemiddel 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og mørke tekstiler.

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Bedste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj – til 37 maskinfulde

M.-nr. 10942160

Pris: 125,00



WoolCare-finvaskemiddel 1,5 l

Til uld, silke og al finvask

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltrin
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Meget drøj - til 50 maskinfulde

M.-nr. 11517890

Pris: 125,00



Skyllemiddel 1,5 l

Særligt velegnet til alle tekstiler af frotté.

- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft
- Forhindrer elektrostatisk opladning i tørretumbleren
- Meget drøj - til 66 maskinfulde

M.-nr. 11518260

Pris: 79,95



Specialvaskemiddel Outdoor 250 ml

Perfekt til værdifuld Outdoor-beklædning og funktionelt tøj.

- Med lanolin - som et 'plejende bad' til membranen
- Rengør og plejer
- Skånsom mod farverne i tøjet.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10226420

Pris: 99,95



Specialvaskemiddel Dun 250 ml

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning.

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225680

Pris: 99,95



Specialvaskemiddel Sport 250 ml

Perfekt til åndbar sportsbeklædning.

- Neutraliserer lugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer - skånsom mod farverne
- Bevarer tøjets form - også for fleec
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225860

Pris: 99,95



Imprægneringsmiddel 250 ml

Ideelt til sportsbeklædning og regntøj.

- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv imprægnering mod fugt vind og snavs
- Meget drøj - til 4 gange

M.-nr. 11873090

Pris: 139,95

TRYGHED I HELE PRODUKTETS LEVETID.
HURTIG OG PROFESSIONEL
SERVICE!



FÅR DU BEHOV FOR REPARATIONSSERVICE, KLARER VI DET HURTIGT MED EGEN SERVICEAFDELING.

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne. Serviceteknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af produktion.

Se mere på www.miele.dk/service

BESØG MIELE

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Miele's produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et "hverdagens kulturcenter", hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse. Miele Experience Center er derfor mere end produkter! Det er også her vores mange events kan opleves.

Læs mere på www.miele.dk eller tilmeld dig Miele's Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.



Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på info@miele.dk. Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

Du har også mulighed for at booke en virtuel fremvisning, hvis du foretrækker at blive hjemme lidt endnu, eller hvis du synes, der er lidt for langt til Glostrup eller Aarhus. Book din virtuelle rådgivning her, så hører du fra os inden for få dage: <http://imiele.dk/virtuelrådgivning>.

I vores Miele Experience Centre kan der købes originalt tilbehør og forbrugsvarer til Miele's produkter. Reservedele lagerføres og sælges ikke fra vore Miele Experience Centre. Uanset hvad der bringer dig ind i vores showroom, glæder vores dygtige team sig til at betjene dig.

FIND MIELE EXPERIENCE CENTER

Glostrup

Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Aarhus

Lille Torv 4
8000 Aarhus

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8:00 - 16:00
Torsdag-fredag: 8:00 - 16:00
Lørdag: 9:30 - 14:00

Åbningstider:

Mandag-torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 16:00



Findes dette ikon ud for produktet, medfølger et gavebevis eller værdikupon ved køb.

Miele



20 ÅR FRA NU VIL DIN MIELE STADIG IMPONERE DIG¹

KVALITET FORUD FOR SIN TID

1) I udviklingsfasen af de viste produkter W1, T1, G7000, H7000, DGC7000 og ESW7000 har Miele testet funktionalitet og kernekomponenter i holdbarhedstests, der simulerer 20 års gennemsnitlig brug i en gennemsnitlig husstand. I udviklingsfasen af opvaskemaskineserien G7000 har Miele testet modeller og kernekomponenter med 5600 opvaskecyklusser (= 5,6 cyklusser per uge p.a.) på forskellige programmer. **Læs mere: miele.dk/20years**

Miele A/S

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf. privatkunder

4327 1310

Tlf. forhandlere

4327 1410

Tlf. erhvervskunder

4327 1510

E-mail

info@miele.dk

Website

miele.dk



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Alle priser er vejledende udsalgspriser

i danske kroner inkl. moms.

Mat nr. 11672672 01.09.2021