

Miele

Lang historie kort:
Kvalitet i 125 år



PRIS- OG PRODUKTOVERSIGT
MIELE PRESTIGEPARTNER

Januar 2024

125
Years

BESØG MIELE

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Miele's produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et "hverdagens kulturcenter", hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse. Miele Experience Center er derfor mere end produkter! Det er også her vores mange events kan opleves.

Læs mere på www.miele.dk eller tilmeld dig Miele's Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.



Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på info@miele.dk. Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

Du har også mulighed for at booke en virtuel fremvisning, hvis du foretrækker at blive hjemme lidt endnu, eller hvis du synes, der er lidt for langt til Glostrup eller Aarhus. Book din virtuelle rådgivning her, så hører du fra os inden for få dage: <http://imiele.dk/virtuelraadgivning>.

I vores Miele Experience Centre kan der købes originalt tilbehør og forbrugsvarer til Miele's produkter. Reserveredele lagerføres og sælges ikke fra vore Miele Experience Centre. Uanset hvad der bringer dig ind i vores showroom, glæder vores dygtige team sig til at betjene dig.

FIND MIELE EXPERIENCE CENTER

Glostrup
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Aarhus
Lille Torv 4
8000 Aarhus

København
Gammel Mønt 9
1107 København

Åbningstider:
Mandag-onsdag: 8:00 - 16:00
Torsdag-fredag: 8:00 - 18:00
Lørdag: 9:30 - 14:00

Åbningstider:
Mandag-torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 16:00

Åbningstider:
Mandag-fredag 10:00 - 18:00
Lørdag 10:00 - 17:00

Findes dette ikon ud for produktet, medfølger et gavebevis eller værdikupon ved køb.



MIELE. IMMER BESSER.

MADLAVNING

Ovne og kompaktovne	12
Dampovne, kombidampovne og Dampovne med mikrobølger	20
Mikrobølge- og kompaktovne med mikrobølger	34
Espressomaskiner	38
Gourmet-varmeskuffer og vakuumforseglerskuffer	44
Kogeplader	48
SmartLine	63
Emhætter og emfang	64
Vinkøleskabe	80
Integrerbare køleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe	84
Mastercool	96
Fritstående køleskabe og fryseskabe	100
Fritstående køle-/fryseskabe	104
Tilbehør	112

RENGØRING

Opvaskemaskiner	140
Vaskemaskiner	162
Vaske-tørremaskiner	170
Tørretumblere	174
Strygeruller og FashionMaster	180
Støvsugere	184
Poseløse støvsugere	192
Robotstøvsugere	194
Ledningsfrie støvsugere	196
Tilbehør	198



Eksklusivt for
Prestigepartner

FIND INDBYGNINGSSKITSER PÅ MIELE.DK,
ELLER RING TIL VORES KUNDECENTER
PÅ TELEFON 4327 1310

*Produkter i
Obsidiansort, mat er
gældende fra april 2024

PRODUKTER, SOM ER SÅ INTUITIVE, AT DET ER EN FRYD AT BRUGE DEM

Hvad end det er tøjpleje, opvask, køleprodukter, køkkenprodukter eller støvsugning, forsøger vi at gøre din hverdag bedre.

DINE BEHOV ER VORES PRODUKTERS DNA

For at skabe langvarig pålidelighed kombinerer vi altid innovation med mesterligt håndværk - med kærlighed til hver detalje, som sikre at vores produkter er bygget for at holde og opfylde alle dine behov. .

LANG LEVETID ER DEN ULTIMATIVE BÆREDYGTIGHED

Forestil dig , at du i stedet for at bruge mange produkter gennem årenes løb - kun bruger et. Et produkt, der bruger mindre varme, mindre energi. Så du forbruger mindre. Samt gør noget godt, der holder.

SIDEN 1899 HAR VI ALDRIG SAGT, AT VI ER TILFREDSE MED DET BEDSTE

For os er innovation en udfordring i at skabe noget endnu bedre. Derfor producerer vi vores egne dele, hvor vi støber jernet selv. Vi bygger selv de maskiner, der bygger maskinerne. Vi kalder det: Immer Besser

10.000 TIMER MED TESTNING - DET ER BEVIS PÅ SAND YDELSE¹⁾

Faktisk benyttes 30% af udviklingstiden til testning. nogle bilmotorer testes i 3.000 timer - vi tester vores produkters ydelse i 10.000 timer. det er derfor, du fuldt kan stole på vores produkter.

20 ÅR FRA I DAG VIL DIT MIELE-PRODUKT FORTSAT IMPONERE DIG.

1) Ved udviklingen af vaskemaskiner og tørretumblere i serien W1 og T1 har Miele testet modeller og kernekomponenter i mere end 10.000 timer.



MIELE I 4 SMUKKE FARVER

Med Miele's køkkenprodukter kan du gå hele vejen. PureLine- og VitroLine-designet giver dig alle muligheder for at skabe en smagfuld køkkenindretning og gennemføre en fuldstændig individuel og personlig indretning med køkkenprodukter, der matcher din stil og farveholdning. På miele.dk kan du se farvevarianter for hvert produkt.



GRAFITGRÅ

Grafitgrå er trendy og giver dit køkken et eksklusivt udseende. Den moderigtige nuance er mørk og kølig. Udstråler elegance, tager hårdheden ud af de lige linjer og giver et rent og diskret design.



reddot design award
winner 2019



CLEANSTEEL

CleanSteel har et rå og enkelt udtryk, som passer i de fleste køkkene, uanset om stilen er industriel eller varm og klassisk. Bemærk desuden, at CleanSteel også fås i Miele's ContourLine-design, der passer godt til et køkken med fyldningslåger



reddot design award
winner 2019



Med køkkenprodukter i farven Brillanthvid kan du skabe et gennemført lyst og blidt lys i et hvidt køkken. Vælg eventuelt et alternativt greb i Brillanthvid, eller et af de andre mange forskellige greb.

BRILLANTHVID



Obsidiansort er elegant og stilrent, både sammen med sorte elementer og andre farver og materialer. Vælg eventuelt et alternativt greb i Obsidiansort, eller et af de andre mange forskellige greb.

OBSIDIANSORT

NY MIELE-APP



BEVAR OVERBLIKKET

Miele-Appen er intuitiv og elegant. Med det overskuelige dashboard er du altid opdateret. På din mobile enhed kan du til enhver tid se status på alle Miele-produkter i netværket.

ALTID FULD KONTROL – OGSÅ FRA AFSTAND

Med **MobileControl** har du alt under kontrol. Via appen kan du betjene dine Miele-produkter fra afstand. Er du meget på farten? Start din opvaskemaskine direkte fra appen, så er dit service strålende rent, når du kommer hjem.

Indstil dit køleskab til en lavere temperatur med **Superkøl**, inden du kommer hjem med et større indkøb.

Miele-App har styr på det hele. Hvornår er vaskemaskinen færdig? Er det tid til at købe mere vaskemiddel? Hvornår skal stegen ud af ovnen?

Tjek maden i ovnen via din smartphone – ***FoodView**: Et HD-kamera i ovenrummet sender billeder til din Miele-App, så du kan følge med i tilberedningen fra afstand. Du kan tilmed justere tilberedningen direkte via appen.

ENDNU BEDRE SMAGSOPLEVELSER

I appen finder du en række opskrifter mærket med **CookAssist**. **CookAssist** hjælper dig med at få mest muligt ud af din **TempControl**-kogeplade. Appen guider dig igennem opskriften og sørger for perfekte resultater med præcis temperaturstyring vha. kogepladens **TempControl**-funktion. Du skal ikke engang tænke på at indstille kogepladens varmetrin eller stille minuturet – appen klarer det hele for dig.

Find frem til din personlige kaffedrik med **BaristaAssistant**. Appen guider dig igennem en kaffesmagning og justerer indstillingerne på din espressomaskine undervejs. De valgte indstillinger gemmes på espressomaskinen.

ALTID OPDATERET MED NYESTE FEATURES

Takket være **RemoteService** er dine Miele-produkter altid opdateret. Softwareopdateringer sendes automatisk til dine Miele-produkter.

LØBET TØR FOR VASKEMIDDEL? KØBES NEMT I APPEN

Småting skal ikke fylde meget i hverdagen. For eksempel om du har nok vaskemiddel til din **TwinDos**-maskine, eller om du mangler **PowerDisk** til opvaskemaskinen. Dit produkt giver dig automatisk besked, når du snart skal købe ind. Og med **ShopConn@ct** kan du nemt bestille alt online – fra din smartphone eller tablet.

BETJENINGS- KONCEPTER

🏠 | Varmluft Plus | Status



Varmluft Plus

Slut

180 °C

Hurtigkøling

Gen

Timer



M TOUCH – MAKSIMAL ELEGANCE MED HØJESTE KOMFORT

Med det innovative touchdisplay opfyldes alle krav til æstetik og komfort: Du styrer dit produkt hurtigt og intuitivt via direkte tryk eller swipe på displayet. Mange funktioner kan vælges med et enkelt tryk, og tekst og symboler kan altid ses. Som noget nyt kan displayets farve indstilles til en lysere tone – perfekt til hvide produkter.



M TOUCH S – OVERSKUELIGT OG FUNKTIONELT

Vores kendte M Touch-teknologi tilbydes også med den samme funktionalitet i et mere smalt display-design




DIRECTSENSOR – DIREKTE VALG PLUS ET 4-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



DIRECTSENSOR S – DIREKTE VALG PLUS 1-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



EASYCONTROL

Her foretages betjeningen hurtigt og komfortabelt via to forsænkbare knapper og et display med statusinformationer som fx temperatur- og tidsindstillinger.



EASYCONTROL PLUS

Hurtig og komfortabel betjening via to forsænkbare knapper og et display med statusinformationer som fx temperatur- og tidsindstillinger.

OVNE

MOTIONREACT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen. Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovn-rummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert.

Vælg et **automatikprogram**, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnene beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtillberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

TASTECONTROL

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet? Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen.

Med ***TasteControl** åbner ovnlågen automatisk en smule efter endt tilberedningsproces, og ventilationen startes, så ovnrummet hurtigt køles ned, og maden ikke bliver overtilberedt.


***Varmholdning** – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage din mad ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.



*FOODVIEW

*Se ind i ovnrømmet via **Miele-App** og følg med i tilberedningen fra haven, fitnesscentret, arbejdet, eller hvor du end befinder dig.*

*Med ***FoodView** sender HD-kameraet i ovnrømmet hvert minut et billede til din **Miele-App**. I appen kan du desuden nemt tilpasse indstillingerne på ovnen for perfekte resultater.*



H 2455 B
 76 l ovnrums, 30-280 °C,
 1 halogenspot,
 M.-nr. Obsidiansort 12453490
Pris: 6.795,-
 Gældende fra februar 2024

NYHED



H 2457 B
 76 l ovnrums, 30-280 °C,
 halogenspot
 M.-nr. Obsidiansort 12453630
Pris: 7.595,-
 Gældende fra februar 2024

NYHED

Nem betjening	EasyControl	Funktioner	8
Rengøring	PerfectClean CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Optøning, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Timer, Katalytisk bagvæg	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	–
		Tilbehør	–

Nem betjening	EasyControl	Funktioner	8
Rengøring	PerfectClean, CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Optøning, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Timer, Katalytisk bagvæg	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	–
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk (HFC 70C)



H 2455 BP
 76 l ovnrums, 30-280 °C,
 1 halogenspot,
 M.-nr. Obsidiansort 12453600
Pris: 9.695,-
 Gældende fra februar 2024

NYHED



H 2457 BP
 76 l ovnrums, 30-280 °C,
 1 halogenspot
 M.-nr. Obsidiansort 12453640
Pris: 10.495,-
 Gældende fra februar 2024

NYHED

Nem betjening	EasyControl	Funktioner	7
Rengøring	Pyrolyse, PerfectClean CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Timer	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	–
		Tilbehør	–

Nem betjening	EasyControl	Funktioner	7
Rengøring	Pyrolyse, PerfectClean CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Eco-varmluft, Start-stop-progr. Timer	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	–
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk (HFC 70C)





H 2465 B Active

76 l ovnrum, 30-300 °C,
1 halogenspot,
M.-nr. Obsidiansort 12472380
Pris: 7.295,-

EasyControl Plus
PerfectClean
Miele@home

NYHED



H 2467 B Active


76 l ovnrum, 30-300 °C,
1 halogenspot,
M.-nr. Obsidiansort 12472390
Pris: 8.295,-

EasyControl Plus
PerfectClean
Miele@home

NYHED

Nem betjening	EasyControl Plus	Funktioner	8
Rengøring	PerfectClean CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Multilingua, Timer, Eco-varmluft, Katalytisk bagvæg,	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	–

Nem betjening	EasyControl Plus	Funktioner	8
Rengøring	PerfectClean CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Multilingua, Timer, Eco-varmluft, Katalytisk bagvæg	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk



H 2465 BP

76 l ovnrum, 30-300 °C,
1 halogenspot,
M.-nr. 12472400
Pris: 10.195,-

EasyControl Plus
PerfectClean
Pyrolyse
Miele@home

NYHED



H 2467 BP


76 l ovnrum, 30-300 °C,
1 halogenspot,
M.-nr. 12472430
Pris: 11.195,-

EasyControl Plus
PerfectClean
Pyrolyse
FlexiClip
Miele@home


NYHED

Nem betjening	EasyControl Plus	Funktioner	7
Rengøring	Pyrolyse, PerfectClean CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Multilingua, Timer, Eco-varmluft	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	–


Nem betjening	EasyControl Plus,	Funktioner	7
Rengøring	Pyrolyse, PerfectClean CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Multilingua, Timer, Eco-varmluft	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk



H 2467 BP




H 2861 B
 76 l ovnrums, 30-250 °C,
 1 halogenspot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 12150460
Pris: 9.195,-
 M.-nr. Obsidiansort 12150330
Pris: 10.195,-



H 2861 BP
 76 l ovnrums, 30-250 °C,
 1 halogenspot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 12150470
Pris: 12.095,-
 M.-nr. Brillanthvid 12150350
 M.-nr. Obsidiansort 12150390
 M.-nr. Grafitgrå 12150450
Pris: 13.095,-


Nem betjening	EasyControl Plus	Funktioner	7
Rengøring	PerfectClean CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	SoftOpen, SoftClose, Automatiskprogrammer, Multilingua, Timer, Eco-varmluft, Katalytisk bagvæg	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	EasyControl Plus	Funktioner	7
Rengøring	Pyrolyse, PerfectClean, CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	SoftOpen, SoftClose, Automatiskprogrammer, Multilingua, Timer, Eco-varmluft, Hurtigopvarming	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk



H 2861-1 BP
 76 l ovnrums, 30-300 °C,
 1 halogenspot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 12433900
Pris: 12.095,-
 M.-nr. Obsidiansort 12433890
 M.-nr. Grafitgrå 12433880
Pris: 13.095,-

125 Edition



H 7260 BP
 76 l ovnrums, 30-300 °C,
 1 halogenspot,
 SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. 11130080
Pris: 13.995,-

Nem betjening	EasyControl Plus	Funktioner	8
Rengøring	Pyrolyse, PerfectClean, CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	AirFry, SoftOpen, SoftClose, Automatiskprogrammer, Multilingua, Timer, Eco-varmluft, Hurtigopvarming	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	Connectivity
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	DirectSensor S	Funktioner	10
Rengøring	Pyrolyse, PerfectClean, CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, Automatiskprogrammer	Sikkerhed	Børnesikring, Kølig front
		Netværk	–
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk



Læs mere om automatiskprogrammer i din Miele-ovn

Automatikprogrammer 14:20

Kager, store	Brød	Pizza m.m.	Fisk
Kager, små	Boller m.m.	Kød	Soufflé, gratin m.m.

Søgning

Automatikprogrammer







H 7262 BP

76 l ovnrum, 30-300 °C,
1 halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11587990
Pris: 15.495,-
M.-nr. Obsidiansort 11587970
M.-nr. Grafitgrå 11587980
Pris: 16.495,-








H 7264 BP

76 l ovnrum, 30-300 °C,
1 halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11130120
Pris: 18.395,-
M.-nr. Brillanthvid 11130090
M.-nr. Obsidiansort 11130100
M.-nr. Grafitgrå 11130110
Pris: 19.395,-

Nem betjening	DirectSensor S	Funktioner	10
Rengøring	Pyrolyse, PerfectClean-ovnrubber, CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Multilingua	Sikkerhed	Kølig front
		Netværk	–
		Tilbehør	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk

Nem betjening	DirectSensor S	Funktioner	12
Rengøring	Pyrolyse, PerfectClean-ovnrubber, CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram	Sikkerhed	Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk















H 7460 BP

76 l ovnrum, 30-300 °C,
LED-Spot, SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11130170
Pris: 21.795,-
M.-nr. Brillanthvid 11130140
M.-nr. Grafitgrå 11130160
M.-nr. Obsidiansort 11130150
Pris: 22.695,-



H 7464 BP

76 l ovnrum, 30-300 °C,
LED-spot, SoftOpen/SoftClose,
Udnyttelse af restvarme
M.-nr. CleanSteel 11130210
Pris: 22.695,-
M.-nr. Brillanthvid 11130180
M.-nr. Obsidiansort 11130190
M.-nr. Grafitgrå 11130200
Pris: 23.695,-

Nem betjening	DirectSensor	Funktioner	16
Rengøring	Pyrolyse, PyroFit CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp	Sikkerhed	Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk, PyroFit

Nem betjening	DirectSensor	Funktioner	16
Rengøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp	Sikkerhed	Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



Læs mere om Klimaprogram i din Miele-ovn

Klimaprogram



H 7464 BPX



ArtLine design, uden håndtag, 76 l ovnrum, 30-300 °C, LED-spot, M.-nr. Brillanthvid 11130220
M.-nr. Obsidiansort 11130230
M.-nr. Grafitgrå 11130240
Pris: 23.695,-
*M.-nr. Obs.sort mat 12317180
Pris: 24.695,-



Nem betjening	Touch2Open	Funktioner	16
Rengøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlas-dør	Special-programmer	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp, Udnyttelse af restvarme	Sikkerhed	Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



H 7660 BP

76 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Udnyttelse af restvarme
M.-nr. CleanSteel 11130280
Pris: 27.595,-
M.-nr. Brillanthvid 11130250
M.-nr. Obsidiansort 11130260
M.-nr. Grafitgrå 11130270
Pris: 28.495,-



H 7860 BP

76 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Udnyttelse af restvarme
M.-nr. CleanSteel 11130360
Pris: 36.295,-
M.-nr. Brillanthvid 11130320
M.-nr. Obsidiansort 11130330
M.-nr. Grafitgrå 11130340
Pris: 37.195,-

Nem betjening	M Touch S	Funktioner	20
Rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlas-dør	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, automatisk-programmer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit

Nem betjening	M Touch	Funktioner	20
Rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlas-dør	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele-App, FoodView
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit






H 7860 BPX 

ArtLine design, uden håndtag
76 l ovnrums, 30-300 °C,
BrilliantLight,
M.-nr. Brillanthvid 11130370
M.-nr. Obsidiansort 11130380
M.-nr. Grafitgrå 11130390
Pris: 37.195,-
*M.-nr. Obs.sort mat 12317210
Pris: 38.195,-

- M Touch
- Pyrolyse & PyroFit
- Klima program
- FlexiClip
- Stegetermometer
- TasteControl
- MotionReact
- Kamera

Nem betjening	M Touch Touch2Open	Funktioner	20
Rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlas-dør	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele-App, FoodView
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



H 7890 BP 

848 mm bred, 90 lovnrums,
30-300 °C, BrilliantLight,
SoftOpen/SoftClose,
Udnyttelse af restvarme
M.-nr. 11130060
Pris: 73.895,-

- M Touch
- Pyrolyse & PyroFit
- Klima program
- FlexiClip
- Stegetermometer
- TasteControl
- MotionReact
- Kamera

Nem betjening	M Touch (skrånstillet)	Funktioner	20
Rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlas-dør	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele-App, FoodView
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



H 7440 BPX 

ArtLine design, uden håndtag,
49 l ovnrums, LED-Spot,
M.-nr. Brillanthvid 11130440
M.-nr. Obsidiansort 11130450
M.-nr. Grafitgrå 11130460
Pris: 23.695,-
*M.-nr. Obs.sort mat 12317160
Pris: 24.695,-

- Klima program
- FlexiClip
- Stegetermometer
- TasteControl
- DirectSensor
- Kamera
- Pyrolyse & PyroFit

Nem betjening	DirectSensor, Touch2Open	Funktioner	16
Rengøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlas-dør	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp.	Sikkerhed	Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



H 7840 BPX 

ArtLine design, uden håndtag,
49 l ovnrums, BrilliantLight,
M.-nr. Brillanthvid 11130290
M.-nr. Obsidiansort 11130300
M.-nr. Grafitgrå 11130310
Pris: 38.695,-
*M.-nr. Obs.sort mat 12317190
Pris: 39.595,-

- Klima program
- FlexiClip
- Stegetermometer
- TasteControl
- DirectSensor
- Kamera
- M Touch
- Pyrolyse & PyroFit
- MotionReact

Nem betjening	M Touch Touch2Open	Funktioner	20
Rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlas-dør	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarming, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele-App, FoodView
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



TasteControl

DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

EKSTRAORDINÆRE OG SUNDE MADOPLEVELSER

Med tilberedning med damp får du sunde, møre og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer og mineraler samt råvarernes farver og bid.

Med **sous-vide** tilberedes vakuumpakket mad ved konstante, lave temperaturer. Resultatet er smagsintensivt og ensartet tilberedt mad. Miele-ovne med dampfunktion er særligt velegnede til sous-vide, idet ***DualSteam** sikrer en hurtig og ensartet dampfordeling i hele ovnrummet – selv ved lave temperaturer. Dét giver præcision og fuld kontrol over tilberedningsprocessen og perfekte resultater

MIELE-APP

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i **Miele-App**, og følg med i valgte programmer og resterende tid(er). Tilpas temperaturen eller brug Timer-funktionen via appen.



Miele



Miele

3-I-1 PRODUKT

Med dampovne med ovnfunktion (DGC) eller dampovne med mikrobølger (DGM) får du tre ovne i én. En dampovn, en almindelig ovn eller en mikrobølgeovn, og en kombination – tilberedning med damp og en anden opvarmningsform samtidig.

Tilbered fx mad med damp og mikrobølger på én gang, og udnyt fordelene ved skånsom og alligevel hurtig tilberedning.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmer. For endnu nemmere betjening af din ovn.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

Lækre retter på ingen tid: ***Mix & Match** giver dig inspiration og mulighed for at tilberede forskellige madvarer på en tallerken eller en bageplade på samme tid. Sæt det hele i ovnen på én gang, og nyd en dejlig middag efter ca. 30 min. Perfekt til hverdagen.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. Automatikprogrammerne, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden.

Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

NEM RENGØRING

Oplev flotte, blanke stålfronter med CleanSteel. Alle Miele-ovne i stål har CleanSteel, der gør overfladen betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk. Med ***PerfectClean**-overfladen bliver rengøringen endnu nemmere, og du kan endda spare bagepapiret til fx bagepladen.

Fastbrændte madrester fjernes blot med opvaskebørste og evt. et mildt opvaskemiddel. PerfectClean-omaljen er yderst slidstærk. Du kan sågar skære brødet eller pizzaen direkte på bagepladen uden at lave ridser.

Alle Miele-ovne har CleanGlass-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at engøre. Alle Miele-dampovne har en række rengøringsprogrammer, fx til automatisk afkalkning.

DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

HURTIGT OG NEMT – OG MINDRE MADSPILD

Med Miele's ***Mix & Match**-funktion bliver det nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid. I Miele App kan du ud fra en lang liste af madvarer udvælge og kombinere op til tre forskellige råvarer, som du ønsker at bruge i din ret.

Læg alle madvarerne på en tallerken eller en bageplade, og stil det i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er færdig på under en halv time – slut med at være opmærksom på forskellige tilberedningstider og temperaturer.

Appen sender automatisk programindstillingerne til din ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen.

Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration i appen, og undgå en ekstra tur i supermarkedet. Nemmere bliver det ikke!

VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE
MEDFØLGER:

- ♦ 2 fade med huller i rustfrit stål
 - ♦ 1 fad uden huller i rustfrit stål
 - ♦ 1 bage-/stegerist
 - ♦ 1 opsamlingsfad
 - ♦ Gavebevis til kogebejere
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"
-

VED KØB AF MIELE-
DAMPOVNE MED
OVNFUNKTION MEDFØLGER:

- ♦ 1 bradepande med PerfectClean
 - ♦ 1 bage-/stegerist med PerfectClean
 - ♦ 1-2 fad(e) med huller i rustfrit stål
(afhænger af model)
 - ♦ 1 fad uden huller i rustfrit stål
 - ♦ 1 sæt FlexiClip-udtræk med PerfectClean
(afhænger af model)
 - ♦ Gavebevis til kogebejere
"Bagning, stegning, dampning"
og "Sous-vide"
-

VED KØB AF MIELE-
DAMPOVNE MED
MIKROBØLGER MEDFØLGER:

- ♦ 2 fade med huller i rustfrit stål
- ♦ 1-2 fad(e) uden huller i rustfrit stål
(afhænger af model)
- ♦ 1 bage-/stegerist
- ♦ 1 glasbradepande
- ♦ Gavebevis til kogebejere
"Tilberedning i dampovn" og
"Sous-vide"








DG 2840
40-100 °C, 40 liter
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137810
Pris: 12.595,-








DG 7240
40-100 °C, 40 liter
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137870
Pris: 13.995,-

Nem betjening	EasySensor	Special-programmer	–
Funktioner	5	Sikkerhed	–
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	–

Nem betjening	DirectSensor S	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, tørring m.m. chokoladesmelting m.m.
Funktioner	6	Sikkerhed	Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	Miele-App









DG 7440
40-100 °C, 2 LED-spotter, 40 liter, SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11137910
Pris: 18.395,-
M.-nr. Brillanthvid 11137880
M.-nr. Obsidiansort 11137890
M.-nr. Grafitgrå 11137900
Pris: 19.395,-

Nem betjening	DirectSensor	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, chokoladesmelting m.m.
Funktioner	8	Sikkerhed	Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning, Sous-vide	Netværk	Miele-App





DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG KLIMAPROGRAM



DGC 7250

60 niche, 76 liter
 M.-nr. Cleansteel 12090620
Pris: 16.495,-
 M.-nr. Brillanthvid 12090580
 M.-nr. Obsidiansort 12090600
 M.-nr. Grafitgrå 12090610
Pris: 17.395,-



DGC 7450

60 niche, 76 liter
 M.-nr. Cleansteel 11814340
Pris: 19.395,-
 M.-nr. Brillanthvid 11814310
 M.-nr. Obsidiansort 11814320
 M.-nr. Grafitgrå 11814330
Pris: 20.295,-

Nem betjening	DirectSensor S	Funktioner	12
Direct-Water	–	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Halogenspot, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Katalytisk bagvæg, MonoSteam, TasteControl, Klimaprogram	Tilpasset dig	–
		Sikkerhed	Betjeningslås
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	DirectSensor	Funktioner	16
Direct-Water	–	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, LED-Spot, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Katalytisk bagvæg, MonoSteam, TasteControl, Klimaprogram, Crisp funktion	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Betjeningslås
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	FlexiClip-udtræk PerfectClean udstyr

Vandtilførsel:

Valgt temperatur og tilberedningstid indstiller automatisk den korrekte mængde vand. Derved reduceres mængden af restvand til et minimum. Samme teknologi som i Klimaprogram
 Indsugningsrør 3 cm langt
 Ca. 1 liter på 55 sek.



Manuel damptilberedning ved 70-100°C:

Dampkogning når indstillet temperatur er nået.
 Maks. tid for dampkogning: 60 minutter

Automatikprogrammer hjælper dig til optimale resultater:
 DGC 7250: 29 ovn & 15 damp
 DGC 7450: 76 ovn & 144 damp

MonoSteam

Dampen fordeles hurtigt og jævnt over maden og sikrer en skånsom tilberedning for optimale resultater.

TasteControl:

Garanterer ingen overstegning eller overkogning.

DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG HYDROCLEAN, 45 NICHE



DGC 7440 HC PRO

45 niche, 47 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. Cleansteel 12090820
Pris: 24.195,-
M.-nr. Brilliantlight 12090790
M.-nr. Obsidiansort 12090800
M.-nr. Grafitgrå 12090810
Pris: 25.095,-




DGC 7440 HCX PRO

Artline design uden håndtag
HydroClean for nem rengøring
45 niche, 47 liter
M.-nr. Brilliantlight 12090830
M.-nr. Obsidiansort 12090840
M.-nr. Grafitgrå 12090880
Pris: 25.095,-
*M.-nr. Obs.sort mat 12317270
Pris: 26.095,-

NYHED

Nem betjening	DirectSensor	Funktioner	24
Vandtilkobling	–	Specialprogrammer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatikprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	HydroCleaner-rengøringsmiddel

Nem betjening	DirectSensor	Funktioner	24
Vandtilkobling	–	Specialprogrammer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatikprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	HydroCleaner-rengøringsmiddel



DGC 7640 HC PRO

45 niche, 47 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. Cleansteel 12091030
Pris: 31.895,-
M.-nr. Brilliantlight 12090990
M.-nr. Obsidiansort 12091000
M.-nr. Grafitgrå 12091020
Pris: 32.895,-



DGC 7645 HC PRO

45 niche, 47 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. CleanSteel 12091080
Pris: 33.795,-
M.-nr. Brilliantlight 12091040
M.-nr. Obsidiansort 12091060
M.-nr. Grafitgrå 12091070
Pris: 34.795,-

Nem betjening	M Touch S	Funktioner	24
Vandtilkobling	–	Specialprogrammer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatikprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Stegeterminometer med kabel, HydroCleaner-rengøringsmiddel

Nem betjening	M Touch S	Funktioner	24
Vandtilkobling	Fast vandtilslutning + afløb	Specialprogrammer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatikprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen, SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Stegeterminometer med kabel, HydroCleaner-rengøringsmiddel


HYDROCLEAN

Den innovative Miele HydroCleaner blødgør og fjerner effektivt rester fra overfladerne




HydroClean

DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG HYDROCLEAR, 45 NICHE



DGC 7840 HC PRO

45 niche, 47 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. Cleansteel 12091480
Pris: 36.695,-
M.-nr. Brillanthvid 12091430
M.-nr. Obsidiansort 12091440
M.-nr. Grafitgrå 12091470
Pris: 37.695,-



Nem betjening	M Touch	Funktioner	24
Vand-tilkobling	–	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatiskprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, HydroCleaner-rengøringsmiddel



DGC 7840 HCX PRO Prestige Partner

ArtLine design, uden håndtag, 45 niche, 47 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. Brillanthvid 12091430
M.-nr. Obsidiansort 1201680
M.-nr. Grafitgrå 12091690
Pris: 37.695,-
*M.-nr. Obs.sort mat 12317290
Pris: 38.695,-




Nem betjening	M Touch, Touch2Open	Funktioner	24
Vand-tilkobling	–	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatiskprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, HydroCleaner-rengøringsmiddel



DGC 7845 HC PRO

45 niche, 47 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. Cleansteel 12091740
Pris: 38.695,-
M.-nr. Brillanthvid 12091700
M.-nr. Obsidiansort 12091710
M.-nr. Grafitgrå 12091730
Pris: 39.595,-



Nem betjening	M Touch	Funktioner	24
Vand-tilkobling	Fast vandtilslutning + afløb	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatiskprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, HydroCleaner-rengøringsmiddel



DGC 7845 HCX PRO Prestige Partner

ArtLine design, uden håndtag, 45 niche, 47 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. Brillanthvid 12091750
M.-nr. Obsidiansort 12091760
M.-nr. Grafitgrå 12091770
Pris: 39.595,-
*M.-nr. Obs.sort mat 12317300
Pris: 40.595,-



Nem betjening	M Touch	Funktioner	24
Vand-tilkobling	Fast vandtilslutning + afløb	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vide, Crisp, Automatiskprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, HydroCleaner-rengøringsmiddel



DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG HYDROCLEAN, 60 NICHE



DGC 7460 HC PRO

60 niche, 67 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. CleanSteel 12090920
Pris: 28.995,-
M.-nr. Brillianthvid 12090890
M.-nr. Obsidiansort 12090900
M.-nr. Grafitgrå 12090910
Pris: 30.495,-



DGC 7460 HCX PRO

Artline design uden håndtag
HydroClean for nem rengøring
60 niche, 67 liter
M.-nr. Brillianthvid 12090940
M.-nr. Obsidiansort 12090950
M.-nr. Grafitgrå 12090960
Pris: 30.495,-
*M.-nr. Obs.sort mat 12317280
Pris: 31.395,-


Nem betjening	DirectSensor	Funktioner	24
Vand-tilkobling	–	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatisk-programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	HydroCleaner-rengøringsmiddel

Nem betjening	DirectSensor	Funktioner	24
Vand-tilkobling	–	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatisk-programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	HydroCleaner-rengøringsmiddel



DGC 7660 HC PRO

60 niche, 67 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. Cleansteel 12091260
Pris: 38.195,-
M.-nr. Brillianthvid 12091150
M.-nr. Obsidiansort 12091180
M.-nr. Grafitgrå 12091230
Pris: 39.595,-



DGC 7665 HC PRO

60 niche, 67 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. Cleansteel 12091420
Pris: 40.095,-
M.-nr. Brillianthvid 12091290
M.-nr. Obsidiansort 12091320
M.-nr. Grafitgrå 12091350
Pris: 41.595,-

Nem betjening	M Touch S	Funktioner	24
Vand-tilkobling	–	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatisk-programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Stegetermometer m/ kabel, FlexiClip-udtræk, Hydro-Cleaner-rengøringsmiddel

Nem betjening	M Touch S	Funktioner	24
Vand-tilkobling	Fast vand tilslutning + afløb	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatisk-programmer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, HydroClean	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Stegetermometer m/ kabel, FlexiClip-udtræk, Hydro-Cleaner-rengøringsmiddel



DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG HYDROCLEAR, 60 NICHE



DGC 7860 HC PRO

60 niche, 67 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. CleanSteel 12091820
Pris: 44.495,-
M.-nr. Brillianthvid12091780
M.-nr. ObsidianSort 12091800
M.-nr. Grafitgrå 12091810
Pris: 45.895,-

Nem betjening	M Touch	Funktioner	24
Vand-tilkobling	-	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatikprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, Vandtank 1,4 liter, Brilliantlight, MotionReact, HydroClean	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, HydroCleaner-rengøringsmiddel



DGC 7860 HCX PRO

Artline design uden håndtag
HydroClean for nem rengøring
60 niche, 67 liter
M.-nr. Brillianthvid 12091850
M.-nr. ObsidianSort 12091860
M.-nr. Grafitgrå 12091870
Pris: 45.895,-
*M.-nr. Obs.sort mat 12317310
Pris: 46.895,-

Nem betjening	M Touch, Touch2Open	Funktioner	24
Vand-tilkobling	-	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatikprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, BrilliantLight, Vandtank 1,4 liter, MotionReact, HydroClean	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, HydroCleaner-rengøringsmiddel



DGC 7865 HC PRO

60 niche, 67 liter
HydroClean for nem rengøring
M.-nr. Cleansteel 12091950
Pris: 46.395,-
M.-nr. Brillianthvid 12091880
M.-nr. ObsidianSort 12091910
M.-nr. Grafitgrå 12091920
Pris: 47.795,-

Nem betjening	M Touch	Funktioner	24
Vand-tilkobling	Fast vand tilslutning + afløb	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatikprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, BrilliantLight Vandtank 1,4 liter, MotionReact, HydroClean	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, HydroCleaner-rengøringsmiddel



DGC 7865 HCX PRO

Artline design uden håndtag
HydroClean for nem rengøring
60 niche, 67 liter
M.-nr. Brillianthvid 12091960
M.-nr. ObsidianSort 12091970
M.-nr. Grafitgrå 12091990
Pris: 47.795,-
*M.-nr. Obs.sort mat 12317320
Pris: 48.795,-

Nem betjening	M Touch,Touch2Open	Funktioner	24
Vand-tilkobling	Fast vand tilslutning + afløb	Special-programmer	Hævning af dej, chokoladesmelting m.m.
Ekstra komfort	DualSteam, Sous-vidé, Crisp, Automatikprogrammer, Mix & Match-App, SoftOpen,SoftClose, Multilingua, BrilliantLight Vandtank 1,4 liter, MotionReact, HydroClean	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Elektronisk børnesikring
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, HydroCleaner-rengøringsmiddel



Sous-vidé


VELKOMMEN TIL MIELE CLUB


Har du købt et eller flere Miele-produkter, tilbyder vi dig et medlemskab af Miele Club. Som klubmedlem modtager du eksklusive tilbud, som kun kan opnås via medlemskab af Miele Club. Det er helt gratis og uden forpligtelser for dig som medlem.

Meld dig ind i Miele Club på miele.dk/club, og modtag eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, så snart dine Miele-produkter er registreret.




Lær mere om
Miele Club






DirectSensor	40l	DGM 7440
Sous Vide	1000 W	2 LED-Spotter, SoftOpen 40 liter M.-nr. CleanSteel 11138050
DualSteam	Automatik programmer	Pris: 22.695,- M.-nr. Brillanthvid 11137990 M.-nr. Obsidiansort 11138000 M.-nr. Grafitgrå 11138030
Popcorn	Quick & Gentle	Pris: 23.695,-



M Touch S	40l	DGM 7640
Sous Vide	1000 W	2 LED-Spotter, SoftOpen 40 liter M.-nr. CleanSteel 11138110
DualSteam	Automatik programmer	Pris: 33.795,- M.-nr. Brillanthvid 11138040 M.-nr. Obsidiansort 11138080 M.-nr. Grafitgrå 11138100
Popcorn	Quick & Gentle	Pris: 34.795,-

Nem betjening	DirectSensor	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, chokoladesmelting
Funktioner	10	Perfekt timing	Varmholdning
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, Automatik-programmer	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhed	Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele-App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Nem betjening	M Touch S	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, chokoladesmelting
Funktioner	10	Perfekt timing	Varmholdning, automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, MotionReact, Automatik-programmer	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhed	Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele-App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



M Touch	40l	DGM 7840
Sous Vide	1000 W	2 LED-Spotter, SoftOpen 40 liter M.-nr. CleanSteel 11138220
DualSteam	Automatik programmer	Pris: 40.095,- M.-nr. Brillanthvid 11138160 M.-nr. Obsidiansort 11138180 M.-nr. Grafitgrå 11138200
Popcorn	Quick & Gentle	Pris: 41.095,-

Nem betjening	M Touch	Spesial-programmer	Hævning af dej, optøning, chokoladesmelting
Funktioner	10	Perfekt timing	Varmholdning, automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, MotionReact, Automatik-programmer	Tilpasset deg	Egne programmer
		Sikkerhed	Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele-App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W





MIKROBØLGEOVNE OG KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER



ALSIDIG OG TIDSBESPARENDE

Vælg en kompaktovn med mikrobølger og få to ovne i én – en konventionel ovn og en mikrobølgeovn, og udnyt mulighederne for at kombinere traditionelle opvarmningsformer med mikrobølger. Spar op til 30 % tid sammenlignet med tilberedning uden mikrobølger.

Mieles kompaktovne med mikrobølger sikrer, at selv ved tilberedning med mikrobølger tilberedes maden mere skånsomt. Du vil derfor opleve bedre resultater end ved brug af konventionelle mikrobølgeovne.

MIELE-APP

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele-App, og følg med i valgte programmer og resterende tid(er). På kompaktovne med mikrobølger kan du tilpasse temperaturen eller bruge Timer-funktionen via appen.

EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Med **langtidsstegning** steges kødet skånsomt ved lav temperatur i lang tid. Derved begynder kødsaften at cirkulere og fordele sig jævnt helt ud i de yderste lag. Resultatet er et meget mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en specielt sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommes frites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT


Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet eller slukkes alarmer. Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er MotionReact det rigtige for dig. Med funktionerne **QuickStart** og **Popcorn** kan du blot ved ét tryk aktivere mikrobølger ved maks. effekt eller tilberede perfekte popcorn til en hyggelig aften.

NEM RENGØRING


***PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskeborsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen uden at lave ridser.

Oplev flotte, blanke stålfronter med CleanSteel, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Alle Miele-ovne har CleanGlass-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, der er særdeles nem at rengøre.






M 2224
Mikrobølgeovn, 50 cm bredde
1 LED-spot, SideControl
M.-nr. Obsidiansort 11100520
Pris: 8.695,-




M 2230
Mikrobølgeovn, 60 cm bredde
1 LED-spot, SideControl
M.-nr. Obsidiansort 11100540
Pris: 8.295,-

Nem betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/800 W
Komfort	15 automatik-programmer, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volum ovnrum	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 495 x 310 mm

Nem betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/600/700/800 W
Komfort	10 automatik-programmer, Varmholdning	Grill	–
		Volum ovnrum	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 595 x 310 mm




M 2234
Mikrobølgeovn, 60 cm bredde
1 LED-spot,
M.-nr. Brillanthvid 11100550
M.-nr. Obsidiansort 11100560
Pris: 9.195,-




M 2240
Mikrobølgeovn, 60 cm bredde
1 LED-spot,
M.-nr. Obsidiansort 11100570
Pris: 9.695,-

Nem betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/600/700/800 W
Komfort	15 automatik-programmer, QuickStart, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volum ovnrum	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 595 x 310 mm

Nem betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/600/700/900 W
Komfort	Automatik-programmer, 1 LED-Spot Varmholdning	Grill	Grill, 900 W
		Volum ovnrum	26 l
		Produktmål (HxBxD)	452 x 595 x 401 mm



M 7240
Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11100590
Pris: 11.595,-



M 7244
Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11100630
Pris: 13.595,-
M.-nr. Brillanthvid 11100600
M.-nr. Obsidiansort 11100610
M.-nr. Grafitgrå 11100620
Pris: 14.995,-


Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	35 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	–
		Volum ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	45 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (1.500 W)
		Volum ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm



H 7240 BM
 Kompaktovn med mikro, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11129860
 M.-nr. Brillanthvid 11129830
 M.-nr. Obsidiansort 11129840
 M.-nr. Grafitgrå 11129850
Pris: 16.495,-
Pris: 17.395,-

Nem betjening	DirectSensor S	Funktioner	12
Komfort	Automatik-programmer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-programmer	-
		Sikkerhed	
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Glasfad, Bagerist



H 7440 BM
 Kompaktovn med mikro, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11129910
 M.-nr. Brillanthvid 11129880
 M.-nr. Obsidiansort 11129890
 M.-nr. Grafitgrå 11129900
Pris: 20.295,-
Pris: 21.295,-


Nem betjening	DirectSensor	Funktioner	13
Komfort	Automatik-programmer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Betjeningslås
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Glasfad, Bagerist



H 7440 BMX
 ArtLine design, uden håndtag, kompaktovn med mikro, 43 l ovnrum, 1 LED-spot,
 M.-nr. Brillanthvid 11129920
 M.-nr. Obsidiansort 11129930
 M.-nr. Grafitgrå 11129940
Pris: 21.295,-
 *M.-nr. Obs.sort mat 12317170
Pris: 22.295,-

NYHED

Nem betjening	DirectSensor	Funktioner	13
Komfort	Automatik-programmer, SoftOpen/SoftClose Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Betjeningslås
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Glasfad, Bagerist




H 7640 BM
 Kompaktovn med mikro, 43 l ovnrum, 1 LED-spot,
 M.-nr. Cleansteel 11129980
 M.-nr. Brillanthvid 11129950
 M.-nr. Obsidiansort 11129960
 M.-nr. Grafitgrå 11129970
Pris: 20.295,-
Pris: 21.295,-

Nem betjening	M Touch S	Funktioner	18
Komfort	Automatik-programmer, SoftOpen/SoftClose Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Betjeningslås
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Stegetermometer, Glasfad, Bagerist



H 7840 BM
 Kompaktovn med mikro, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11130020
Pris: 27.995,-
 M.-nr. Brillanthvid 11129990
 M.-nr. Obsidiansort 11130000
 M.-nr. Grafitgrå 11130010
Pris: 28.995,-



H 7840 BMX
 ArtLine design, uden håndtag, kompaktovn med mikro, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. Brillanthvid 11130030
 M.-nr. Obsidiansort 11130040
 M.-nr. Grafitgrå 11130050
Pris: 23.695,-
 *M.-nr. Obs.sort mat 12317200
Pris: 24.695,-

Nem betjening	M Touch	Funktioner	18
Komfort	Automatik-programmer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Betjeningslås
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Stegetermometer, Glasfad, Bagerist

Nem betjening	M Touch	Funktioner	18
Komfort	Automatik-programmer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-programmer	Hævning af dej, optøning, frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Betjeningslås
		Netværk	Miele-App
		Tilbehør	Stegetermometer, Glasfad, Bagerist

ESPRESSOMASKINER

MIELE-APP

Betjen din espressomaskine fra afstand. Med Miele-App kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand eller tømme afdrypningsbakken.

Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen.



ÉT TRYK

Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for **DoubleShot**, og nyd en fyldig og blød kaffe aroma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på **OneTouch for Two**, og nyd en drik i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med **kandefunktionen**.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Med **MotionReact** kan du interagere med din espressomaskine ved hjælp af dine bevægelser. En bevægelsessensor på espressomaskinen registrerer, når du nærmer dig, og afhængig af indstillinger tændes lyset og displayet på espressomaskinen. Du behøver ikke trykke på on-tasten.

Forskellige situationer, forskellige behov. Vælg mellem fire performance-modes: ***ECO-mode** sikrer optimal kaffenydelse med mindst mulig energiforbrug. ***Barista-mode** er perfekt til espresso- og kaffebrygning. Mens ***Latte-mode** er til dig, der foretrækker drikke med mælk. Eller vælg ***Party-mode**, når du vil brygge mange drikke inden for kort tid.

Espressomaskiner med **DirectWater** kan tilsluttes fast vandinstallation, så du ikke skal fylde vandbeholderen manuelt.

EKSTRAORDINÆR SMAGSOPLEVELSE

Vælg mellem et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, eller nyd en smagfuld kop te med den optimale temperatur. Uanset om du er den kræsnede kaffenyder eller den krævende tedrikker, vil du kunne nyde den perfekte smagsoplevelse.

Med ***CoffeeSelect** får du tre forskellige kaffebønnebeholdere, så du kan matche forskellige typer af kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter og dermed perfektionere din kaffeoplevelse. **AromaticSystemFresh** sikrer, at kafferester fra tidligere brygninger ikke blandes i din drik. Optimal smag, færre bitterstoffer og høj hygiejne.

TILPASSET DIG

På en Miele-espressomaskine kan du tilpasse alle parametre. Indstil fx forbrygning, mælegrad af kaffebønner (finere/grovere), mængden af mælede kaffebønne, vandmængden og –temperaturen. Med Miele får du altid din drik, som du allerbedst kan lide den. Når du har fundet din perfekte drik, kan du gemme den under din brugerprofil.

Har du favoritdrikke, som du vælger igen og igen? Med **MyMiele** kan du lave en genvej til dine mest benyttede drikke. Vælg hurtigt og nemt din foretrukne drik.


NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med ***AutoDescal** og ***AutoClean** har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.


***CupSensor** registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med **ComfortClean** kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.



NYHED



CVA 7440
 M.-nr. Cleansteel 11165880
Pris: 27.595,-
 M.-nr. Brillanthvid 11165850
 M.-nr. Obsidiansort 11165860
 M.-nr. Grafitgrå 11165870
Pris: 28.495,-
 *M.-nr. Obs.sort mat 12388590
Pris: 29.495,-




CVA 7445
 M.-nr. Cleansteel 11165890
Pris: 29.495,-

Nem betjening	Direct-Sensor	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Komfort	Performance-modes
Bønne-beholdere	300 g / 300 g	Smagsoplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Antal drikke	25 inkl. tespecialiteter
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler
Netværk	Miele-App	Rengøring	Rengøringsprogrammer, ComfortClean

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	Mulighed for fast vandtilslutning	Komfort	PerformanceMode
Bønne-beholdere	300 g / 300 g	Smagsoplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Antal drikke	25 inkl. tespecialiteter
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler
Netværk	Miele-App	Rengøring	Rengøringsprogrammer, ComfortClean



CVA 7840
 3 bønnetyper,
 M.-nr. Cleansteel 11165900
Pris: 36.695,-



CVA 7845
 3 bønnetyper
 M.-nr. Cleansteel 11166010
Pris: 39.095,-
 M.-nr. Brillanthvid 11165960
 M.-nr. Obsidiansort 11165970
 M.-nr. Grafitgrå 11165990
Pris: 40.095,-
 *M.-nr. Obs.sort mat 12388600
Pris: 41.095,-



NYHED

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Komfort	PerformanceMode, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Antal drikke	26 inkl. tespecialiteter
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler
Netværk	Miele-App	Rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean


Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	Mulighed for fast vandtilslutning	Komfort	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Antal drikke	26 inkl. tespecialiteter
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler
Netværk	Miele-App	Rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean




OneTouch for Two

FRITSTÅENDE ESPRESSOMASKINER





CM 5310
 M.-nr. Obsidiansort, 11541580
 M.-nr. Taybærrød, 11541590
Pris: 8.695,-




CM 5410
 M.-nr. Obsidiansort, 11541630
Pris: 9.195,-

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandedfunktion
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra stillegående, AromaticSystemFresh
Vandbeholder	1.300 ml		
Mælkebeholder	Mælkeslange	Antal drikke	9
Netværk	–	Tilpasset dig	1 brugerprofil
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Rengøring	Rengøringsprogrammer

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandedfunktion
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra stillegående, AromaticSystemFresh
Vandbeholder	1.300 ml		
Mælkebeholder	Mælkeslange	Antal drikke	10
Netværk	–	Tilpasset dig	2 brugerprofil
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Rengøring	Rengøringsprogrammer



CM 5510
 M.-nr. AluSilver Metallic, 11541660
 M.-nr. Rosaguld PF, 11541640
 *M.-nr. Obs.sort mat PF, 12541940
Pris: 9.695,-



CM 6160
 M.-nr. Brillanthvid, 11579650
 M.-nr. Obsidiansort, 11579660
Pris: 12.095,-

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandedfunktion
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra stillegående, AromaticSystemFresh
Vandbeholder	1.300 ml		
Mælkebeholder	Mælkeslange	Antal drikke	10
Netværk	–	Tilpasset dig	2 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Rengøring	Rengøringsprogrammer

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandedfunktion
Bønnebeholder	300 g	Ekstra komfort	Mælkeslange, BrilliantLight, TeaTimer
Vandbeholder	1.800 ml		
Mælkebeholder	Mælkeslange	Antal drikke	22 kaffe- og te drikke
Netværk	• WiFi	Tilpasset dig	4 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	359x251x427 mm	Rengøring	Rengøringsprogrammer

CM5 SILENCE

Ny kværn, der giver stille kaffebrygning.
 Din yndlingskaffe tilberedes uden støj
 – og med et perfekt resultat.

CM6 MILKPERFECTION

Perfekt mælkeskum til kaffen. CM6 skummer mælken
 til luftigt og cremet mælkeskum.





- DirectSensor
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- MobileControl

CM 6360

M.-nr. Lotushvid, 11579670
 M.-nr. Obsidiansort/CleanSteel Metallic, 11579700
 M.-nr. Obsidiansort/PearlFinish, 11579710
 *M.-nr. Obsidiansort. mat PF, 12541960

Pris: 14.495,-



- CM Touch
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- MobileControl
- Coffee&Tea
- CupSensor

CM 7350

Aluminiumsfront
 M.-nr. Brillanthvid, 11024920
 M.-nr. Obsidiansort, 11025070

Pris: 23.195,-

Nem betjening	DirectSensor, Tekstdisplay	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønne-beholder	300 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, Varmtvandsfunktion, Mælkeskum
Vand-beholder	1.800 ml		
Mælke-beholder	• / Mælke-beholder i glas	Antal drikke	22 kaffe- og te drikke
Netværk	• / WiFi	Tilpasset dig	8 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	359x251x427 mm	Rengøring	Rengøringsprogrammer

Nem betjening	C Touch	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot
Bønne-beholder	500 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vand-beholder	2.200 ml		
Mælke-beholder	•	Antal drikke	22
Netværk	Miele-App	Tilpasset dig	8 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengøring	Rengøringsprogrammer



- CM Touch
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- Coffee&Tea
- AutoDescalc
- CupSensor
- MobileControl

CM 7550

Aluminiumsfront
 M.-nr. Brillanthvid, 11025220
 M.-nr. Obsidiansort, 11025320

Pris: 27.595,-



- CM Touch
- OneTouch for Two
- Cleaning Programmes
- EasyClean
- Aromatic System
- Coffee&Tea
- AutoDescalc
- CupSensor
- MobileControl
- CoffeeSelect

CM 7750

3 bønnetyper, Sort aluminiumsfront
 M.-nr. Obsidiansort, 11025340
 *M.-nr. Obsidiansort mat, 12541990

Pris: 32.395,-

Nem betjening	C Touch	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot
Bønne-beholder	500 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vand-beholder	2.200 ml		
Mælke-beholder	•	Antal drikke	22
Netværk	Miele-App	Tilpasset dig	10 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengøring	Automatisk afkalkning Rengøringsprogrammer

Nem betjening	C Touch	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot
Bønne-beholder	210 g / 180 g / 150 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vand-beholder	2.200 ml		
Mælke-beholder	•	Antal drikke	22
Netværk	Miele-App	Tilpasset dig	10 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Rengøring	Rengøringsprogrammer, AutoDescalc



GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLER- SKUFFER

Miele

Miele

Miele

MIELE-APP

Indstil fx Gourmet-varmeskuffens temperatur eller timer-funktion via Miele-App.

PRAKTISK OG NEM AT BETJENE

Mieles vakuumforseglerskuffer og Gourmet-varmeskuffer betjenes nemt og intuitivt via et touch-panel, der også er nemt at gøre rent. Derudover kan skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at fylde noget i skuffen og tage noget ud af skuffen.

PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brugt flere timer på en god middag, men den skal ikke serveres med det samme? Brug Gourmet-varmeskuffen til varmholdning af mad, og server maden, når det passer dig.

Server maden på en lun tallerken, eller nyd kaffen/teen i en lun kop. Gourmet-varmeskuffen kan også bruges som service- og kopvarmer. Miele's Gourmet-varmeskuffer kan tilsluttes Miele-espressomaskiner, så du altid har en lun kop til din drik.

EKSTRAORDINÆRE SMAGSOLEVELSER

Miele's vakuumpakningskuffer er perfekte til marinerings og forberedelse til sous-vide. Ved **vakuumpakning** forstærkes marinadens smag, idet krydderurter og krydderier indvirker direkte og koncentreret på madvaren.


Alternativt kan du opnå mørt og saftigt kød ved at **langtidsstege** det ved lav temperatur i Miele's Gourmet-varmeskuffe.

UNDGÅ MADSPILD

Brug vakuumpakningskuffen til optimal genindpakning af dine madvarer, eller forlæng holdbarheden på dine madvarer ved at opdele maden i mindre portioner.

Med en Miele-vakuumpakningskuffe kan du vakuumpakke dine madvarer i genanvendelige beholdere og derved reducere brugen af plastik.


GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER



ESW 7010

Gourmet-varmeskuffe, 14 cm høj, 40-85 °C
 M.-nr. Brillanthvid 11100160
 M.-nr. Obsidiansort 11100190
 M.-nr. Grafitgrå 11100200
Pris: 10.195,-
 *M.-nr. Obs.sort mat 12317440
Pris: 10.695,-


Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Service 6 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele-App
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør	Opskriftshæfte til Langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarming af service	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Komfort	Udtræk, Timer-funktion		



ESW 7020

Gourmet-varmeskuffe, 29 cm høj, 40-85 °C
 M.-nr. Cleansteel 11100240
 M.-nr. Brillanthvid 11100210
 M.-nr. Obsidiansort 11100220
 M.-nr. Grafitgrå 11100230
Pris: 11.195,-
 *M.-nr. Obs.sort mat 12317450
Pris: 11.595,-


Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Service 12 pers.
Matooplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele-App
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør	Opskriftshæfte til Langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarming af service	Produktmål (HxBxD)	289 x 595 x 570 mm
Komfort	Udtræk, Timer-funktion		



ESW 7030

Gourmet-varmeskuffe, 32 cm høj, 40-85 °C
 M.-nr. Brillanthvid 11318150
 M.-nr. Obsidiansort 11318170
 M.-nr. Grafitgrå 11318180
Pris: 11.595,-

Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Service 12 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele-App
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør	Opskriftshæfte til Langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarming af service	Produktmål (HxBxD)	317 x 595 x 570 mm
Komfort	Udtræk, Timer-funktion		



EVS 7010

Vakuumeringskuffe, 14 cm høj
 M.-nr. Brillanthvid 11100390
 M.-nr. Obsidiansort 11100400
 M.-nr. Grafitgrå 11100410
Pris: 23.695,-
 *M.-nr. Obs.sort mat 12317600
Pris: 24.195,-

Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Optimal vakuumpakning	3 vakuumintrin, 3 svejsetrin
Madoplevelser	Forberedelse til sous-vide, marinering	Kapacitet	8 L
Mindre madspild	Forlænget holdbarhed, portionsopdeling	Tilbehør	50 stk. Miele vakuumposer small, 50 stk. Miele vakuumposer large, Opskriftshæfte til sous-vide
Muligheder	Vakuumpakkes i poser eller beholder, vakuumpakning af væske	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Komfort	Udtræk		



TILBEHØR TIL VAKUUMFORSEGLERSKUFFER



Vakuumpose (small) VB 1828

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/polyamid (PE/PA). De er fødevaregodkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol. Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

Pris: 295,-



Vakuumpose (large) VB 2435

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/polyamid (PE/PA). De er fødevaregodkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol. Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630

Pris: 395,-



Afdækningsliste til Gourmet- varmeskuffer ESWKL 60 TFSW

Afdækningsliste til ESW

- For at skjule metallisten på ESW ved placering i søjle

M.-nr. 11179710

Pris: 495,-



ESW 7020 – 29 cm høj

KOGEPLADER



MAKSIMAL FLEKSIBILITET

PowerFlex-kogezonen er tre kogezoner i én. Plads til to mindre gryder, en meget stor pastagryde eller et stegefad. Oplev maksimal fleksibilitet og frihed med **Mieles full surfacekogeplader, hvor kogepladen ikke er inddelt i forudbestemte kogezoner. Stil kogegrejet, hvor du vil. Nyd enestående komfort med **SilentMove**, hvor du lydløst kan flytte dit kogegrej rundt på kogepladen.*

UNIK BRUGERKOMFORT

*Hurtig og nem betjening af din kogeplade – med Mieles ***automatiske gryderegistrering** stiller du blot dit kogegrej på kogepladen, så vises talrækken for den specifikke kogezone automatisk.*

*Med den ***intelligente gryderegistrering** kan du flytte kogeg ejet til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige position følger automatisk med!*

*Ringer telefonen, eller kalder børnene? Tryk på **Stop&Go**, der reducerer varmeeffekten for alle tændte kogezoner. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og kogepladen aktiverer automatisk det oprindeligt indstillede varmetrin for hver zone.*

*Spildte du? Tryk på **Lock&Wipe**, og bloker betjeningen af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som indstillet, imens kan du tørre din kogeplade af i ro og mag*

III 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

* FINDES KUN HOS MIELE

HURTIG OG EFFEKTIV

Oplev den hurtigste opvarmning med Miele's ***TwinBooster**-teknologi. Med den eksklusive Miele-funktion TwinBooster kan du koncentrere effekten fra to kogezone til en enkelt zone. Eller du kan fordele induktionseffekten individuelt - for endnu mere fleksibel tilberedning.

CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten sugestyren til det, der sker på kogepladen.

STRESSFRI TILBEREDNING OG PERFEKTE RESULTATER

Nu behøver du ikke længere justere varmetrin eller bekymre dig om, hvorvidt maden er ved at brænde på. ***TempControl**-zonen har tre trin, der holder en konstant temperatur, som du vælger. Nyd at lave bearnaise fra bunden - i ro og mag.

Hold maden klar til servering med funktionen varmholdning. Varmholdning Plus er desuden velegnet til opvarmning af mad eller til smeltning af chokolade.


Gaskogeplader og wokkøkken hører tæt sammen. Miele's Dual-wokbrænder er forsynet med to separate flammekredse og den høje ydeevne, der kræves for at opnå perfekte wokresultater.

KANT PÅ KOGEPLEADER

MONTERING – MED RAMME




Bred ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade



Smal ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade

MONTERING – UDEN RAMME



Uden ramme, planforsænket



Uden ramme, ovenpå bordplade
(afrundede kanter)



KM 6520 FR

HighLight,
M.-nr. 10889790
Pris: 6.295,-



KM 6522 FR

HighLight,
M.-nr. 12060690
Pris: 9.695,-



Ramme	Bred ramme i rustfrit stål	Ekstra komfort	Stop&Go
På bordplade	•	Netværk	–
Planforsænket	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Betjening	EasySelect	Udskæring (BxD)	560 x 490 mm
Kogezoner	4		

Ramme	Bred ramme i rustfrit stål	Ekstra komfort	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Netværk	
Planforsænket	–	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Betjening	EasySelect	Udskæring (BxD)	750 x 490 mm
Kogezoner	1 Vario-zone, 4 zoner		



INDUKTIONSKOGEPLADER, 60-80 CM

miele.dk – læs mere om Miele-kogeplader



KM 7164 FR
 M.-nr. 11144660
Pris: 13.995,-

Knob
 Stop & Go
 Keeping Warm



KM 7361 FR/FL
 M.-nr. KM 7361 FR 12422000
 M.-nr. KM 7361 FL 12422040
Pris: 7.695,-

Con@ctivity 3.0
 ComfortSelect
 MobileControl
 Keeping Warm
 Stop & Go

Ramme	Højtstående stålramme	Kogezoner	4 Vario-zoner 2 zoner PowerFlex 1 zone PowerFlex-område
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	–	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Drejekontakter	Netværk	–
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	626 x 526 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm

Ramme	Stål, bred	Kogezoner	4 Vario-zoner
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	–	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	ComfortSelect, Sort overflade	Netværk	Con@ctivity, Miele-App
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	FR: 560 x 490 mm ¹⁾ FL: 560 x 490 mm ¹⁾



KM 7363 FR/FL
 M.-nr. KM 7363 FR 12422050
 M.-nr. KM 7363 FL 12422060
Pris: 9.095,-

Stop & Go
 ComfortSelect
 MobileControl
 Keeping Warm
 Con@ctivity 3.0



KM 7373 FR/FL
 M.-nr. KM 7373 FR 12422080
 M.-nr. KM 7373 FL 12422070
Pris: 10.595,-

Stop & Go
 ComfortSelect
 MobileControl
 Keeping Warm
 Con@ctivity 3.0

Ramme	Stål, bred	Kogezoner	4 kogezoner, 1 Flex koge-område til større gryder
På bordplade	KM 7363 FR KM 7363 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7363 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	ComfortSelect, Sort overflade	Netværk	Con@ctivity, Miele-App
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	FR: 600 x 490 mm ¹⁾ FL: 600 x 490 mm ¹⁾


Ramme	Stål, bred	Kogezoner	4 kogezoner, 1 Flex koge-område til større gryder
På bordplade	KM 7373 FR KM 7373 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7373 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	ComfortSelect, Sort overflade	Netværk	Con@ctivity, Miele-App
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 764 x 504 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	FR: 750 x 490 mm ¹⁾ FL: 750 x 490 mm ¹⁾



KM 7464 FR/FL
 M.-nr. KM 7464 FR 11144230
 M.-nr. KM 7464 FL 11144240
Pris: 11.195,-

ComfortSelect
 TwinBooster
 Keeping Warm
 Stop & Go
 Con@ctivity 3.0
 PowerFlex
 MobileControl


Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	2 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	KM 7464 FR, KM 7464 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7464 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	ComfortSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	FR: 560 x 490 mm FL: 600 x 500 mm



KM 7466 FR/FL 

M.-nr. KM 7466 FR 12484700
M.-nr. KM 7466 FL 12484720
Pris: 11.195,-

Gældende fra februar 2024



KM 7404 FX

M.-nr. 11552920
Pris: 12.595,-

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	2 Vario, 2 PowerFlex, 1 PowerFlex-område
På bordplade	KM 7466 FR, KM 7466 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7466 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	ComfortSelect Sort overflade	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	FR: 560 x 490 mm ¹⁾ FL: 600 x 500 mm ¹⁾

Ramme	-	Kogezoner	2 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	-	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	Comfort- Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	592 x 492 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	570 x 470 mm



KM 7465 FR/FL

M.-nr. KM 7465 FR 11144250
M.-nr. KM 7465 FL 1144260
Pris: 13.095,-



KM 7474 FR/FL

M.-nr. KM 7474 FR 11144270
M.-nr. KM 7474 FL 11144280
Pris: 13.095,-

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7465 FR, KM 7465 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7465 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	ComfortSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	FR/FL: 600 x 500 mm

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	2 PowerFlex, 2 Vario
På bordplade	KM 7474 FR, KM 7474 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7474 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Betjening	ComfortSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm



1) Udskæringsmål ved montering på bordpladen


INDUKTIONSKOGEPLADER, 60-80 CM

miele.dk – læs mere om Miele-kogeplader



KM 7564 FR/FL

M.-nr. KM 7564 FR 11144290
M.-nr. KM 7564 FL 11144300
Pris: 13.995,-




Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7564 FR, KM 7564 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7564 FL	Convenience	Automatisk gyderejistrering, Lock&Wipe
Betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp- Control	–	Udskæring (BxD)	FR/FL: 600 x 500 mm



KM 7414 FX

M.-nr. 11144220
Pris: 14.995,-



KUN TIL PLANLIMNING

Ramme	–	Kogezoner	2 Vario, 2 Powerflex
På bordplade	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gyderejistrering
Betjening	Comfort Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	Powerflex	Produktmål (BxD)	752 x 492 mm
Temp- Control	–	Udskæring (BxD)	730 x 470 mm



KM 7667 FR/FL

M.-nr. KM 7667 FR 11144360
M.-nr. KM 7667 FL 11144370
Pris: 18.395,-




ZONEFRI

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 Full Flex
På bordplade	KM 7667 FR, KM 7667 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7667 FL	Convenience	Automatisk gyderejistrering, Lock&Wipe
Betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	FR: 626 x 526 mm FL: 620 x 520 mm
Temp- Control	–	Udskæring (BxD)	FR/FL: 600 x 500 mm



KM 7575 FR/FL


M.-nr. KM 7575 FR 11144310
M.-nr. KM 7575 FL 11144320
Pris: 19.795,-



Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	6 PowerFlex
På bordplade	KM 7575 FR, KM 7575 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7575 FL	Convenience	Automatisk gyderejistrering, Lock&Wipe
Betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp- Control	–	Udskæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm



KM 7575 FL & GGRP



KM 7594 FR/FL
 M.-nr. KM 7678 FR 12198290
 M.-nr. KM 7678 FL 12198300
Pris: 21.795,-

- SmartSelect
- TwistBooster
- Keeping Warm
- Stop & Go
- Con@ctivity 3.0



KM 7677 FR/FL
 M.-nr. KM 7677 FR 11144380
 M.-nr. KM 7677 FL 11144390
Pris: 21.795,-

ZONEFRI

- SmartSelect
- TwistBooster
- Keeping Warm
- Stop & Go
- Con@ctivity 3.0
- Full-Surface
- MobileControl
- SmartLine

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezone	1 Variokokesone (Ø 28 cm), 4 PowerFlex kogezone, 2 PowerFlex områder
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7594 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7594 FR: 942 x 526 mm KM 7594 FL: 936 x 520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	FR/FL: 916 x 500 mm

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezone	4 Full Flex (zonefri)
På bordplade	KM 7677 FR, KM 7677 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7677 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm



KM 7684 FL
 M.-nr. 11144330
Pris: 21.795,-

- SmartSelect
- TwistBooster
- Keeping Warm
- Stop & Go
- Con@ctivity 3.0
- MobileControl



KM 7576-2 FL
 M.-nr. 12526910
Pris: 22.295,-

125 Edition
 Gældende fra maj 2024

- SmartSelect
- TwistBooster
- Keeping Warm
- Stop & Go
- Con@ctivity 3.0
- PowerFlex
- MobileControl
- SmartLine

Ramme	Ingen	Kogezone	4 PowerFlex-områder
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Intelligent gryderegistrering
Betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	916 x 408 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	896 x 388 mm

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	6 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Intelligent gryderegistrering Lock&Wipe
Betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm













KM 7679 FR/FL

Med TempControl
 M.-nr. KM 7679 FR 11507770
 M.-nr. KM 7679 FL 11507790
Pris: 22.695,-












KM 7678 FR/FL

M.-nr. KM 7678 FR 11144400
 M.-nr. KM 7678 FL 11144410
Pris: 24.195,-

ZONEFRI

Ramme	FR: Stål, højststående, FL: Ingen	Kogezone	Vario-zoner, 2 PowerFlex, 2 PowerFlex-områder
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go, TempControl
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	FR: 750 x 490 mm FL: 780 x 500 mm

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezone	6 Full Flex (zonefri)
På bordplade	KM 7678 FR, KM 7678 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7678 FL	Convenience	Intelligent gryderejstrering
Betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	FR: 806 x 526 mm FL: 800 x 520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm












KM 7878 -2 FL

DiamondFinish
 M.-nr. 12275780
Pris: 26.095,-

ZONEFRI











KM 7879 FL

M.-nr. 11507810
Pris: 26.095,-

Ramme	–	Kogezone	6 Full Flex (zonefri)
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&-Go
Planforsænket	•	Convenience	Intelligent gryderejstrering
Betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	FullFlex, DiamondFinish	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm

Ramme	–	Kogezone	Vario-zoner, 2 PowerFlex kogezone, 2 PowerFlex-område
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go, TempControl
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	SilentMove	Produktmål (BxD)	963 x 520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm





KM 7697 FR/FL
 M.-nr. KM 7697 FR 11144420
 M.-nr. KM 7697 FL 11144440
Pris: 27.095,-

SmartSelect, TwinBooster, Keeping Warm, Stop & Go, Con@ctivity 3.0, Full-Surface, MobileControl, SmartLine

ZONEFRI

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	6 Full Flex (zonefri)
På bordplade	KM 7697 FR, KM 7697 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7697 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering
Betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	Full Flex	Produktmål (BxD)	FR: 942 x 526 mm FL: 936 x 520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	FR/FL: 916 x 500 mm



KM 7899 FL
 M.-nr. 11507820
Pris: 30.495,-

SmartSelect White, TwinBooster, Keeping Warm, Stop & Go, Con@ctivity 3.0, TempControl, MobileControl

Ramme	–	Kogezoner	3 Vario-zoner (Ø 28cm), 2 PowerFlex kogezoner, 2 PowerFlex-område
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go, Tempcontrol
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	SilentMove	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm




KM 7897-2 FL
 DiamondFinish
 M.-nr. 12275790
Pris: 29.495,-

SmartSelect, TwinBooster, Keeping Warm, Stop & Go, Con@ctivity 3.0, Full-Surface, DiamondFinish, MobileControl

ZONEFRI

Ramme	–	Kogezoner	6 Full Flex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Intelligent gryderegistrering
Betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	Full Flex, DiamondFinish	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm



KM 7999 FR/FL
 M.-nr. KM 7999 FR 11250630
 M.-nr. KM 7999 FL 11250660
Pris: 48.795,-

Touch Display, TwinBooster, Keeping Warm, Stop & Go, Con@ctivity 3.0, TempControl, MobileControl

MED TEMPCONTROL

red dot winner 2022

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	3 kokeområder, 1 og 2 TempControl Plus-områder med 2 & 5 sensorer. Maks. antal pander: 5 stk
På bordplade	• / begge	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7999 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Hjælpeprogrammer
Betjening	Multi-color-Touch display	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Høj fleksibilitet	SilentMove	Produktmål (BxD)	FR: 942 x 526 mm FL: 936 x 520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	FR: 916 x 500 mm FL: 916 x 500 mm



TWO IN ONE INDUKTIONS- KOGEPLEDER MED EMHÆTTE

miele.dk – læs mere om Miele-kogeplader



KMDA 7272 FR-A/FL-A (aftræk) KMDA 7272 FR-U/FL-U (recirkulation)


Fleksibel installation. Aftræk mulighed direkte bagud, ned langs bagvæg og ud i det fri eller til højre- venstre ført via sokkel eller bag skabe.

M.-nr. KMDA 7272 FR-A 12266720
M.-nr. KMDA 7272 FL-A 12266740
M.-nr. KMDA 7272 FR-U (recirkulation) 12266730
M.-nr. KMDA 7272 FL-U (recirkulation) 12266750

Pris: 25.595,-

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Aftræk ud i det fri	FR-A og FL-A
På bordplade	KMDA 7272 FR-A, KMDA 7272 FL-A	Kulfilter ved omluft til recirkulation	Inkl. kulfilter DKF 35-P og Plug&Play (for 60 cm korpus) (ombyggingsæt til recirkulation ikke inkl.; DUU 1500) (Fladkanalssæt til recirkulation ikke inkl.; DFKS-UR) (Fladkanalssæt til aftræk ikke inkl.; DKFS-AR)
Planforsænket	KMDA 7272 FL	Effektivitetsklasse	A (610 m ³ /t, Booster-trin Aftræk) A (465 m ³ /t, Booster-trin recirkulation)
Nem betjening	ComfortSelect Plus (gul)	Fedtfiltreringsklasse	A
Høj fleksibilitet	2 koge områder	Energiklasse / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / Silence-motor
Kogezoner	4 Vario-zoner med krydsdesign	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Komfort	Automatisk gryderejsering, Lock&Wipe, 5/15 min. efterløbstid, Recall funktion, Indikator for fedt og Aktivt kulfilter.	Produktmål (BxD)	KMDA 7272 FR-A: 800 x 520 mm KMDA 7272 FL-A: 800 x 520 mm KMDA 7272 FR-U: 800 x 520 mm KMDA 7272 FL-U: 800 x 520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0	Udskæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

i HUSK at købe fladkanaler separat.



KMDA 7473 FR-A/FL-A (aftræk) KMDA 7473 FR-U/FL-U (recirkulation)

Fleksibel installation. Aftræk mulighed direkte bagud, ned langs bagvæg og ud i det fri eller til højre- venstre ført via sokkel eller bag skabe.


M.-nr. KMDA 7473 FR-A 12268370
M.-nr. KMDA 7473 FL-A 12268390
M.-nr. KMDA 7473 FR-U (recirkulation) 12268380
M.-nr. KMDA 7473 FL-U (recirkulation) 12268410

Pris: 27.595,-

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Aftræk ud i det fri	FR-A og FL-A
På bordplade	KMDA 7473 FR, KMDA 7473 FL	Kulfilter ved omluft til recirkulation	Inkl. kulfilter DKF 35-P og Plug&Play (for 60 cm korpus) (Ombyggingsæt til recirkulation ikke inkl.; DUU 1500) (Fladkanalssæt til recirkulation ikke inkl.; DFKS-UR) (Fladkanalssæt til Aftræk ikke inkl.; DKFS-AR)
Planforsænket	KMDA 7473 FL	Effektivitetsklasse	A (610 m ³ /t, Booster-trin Aftræk) A (465 m ³ /t, Booster-trin recirkulation)
Nem betjening	ComfortSelect Plus (gul), række med lys	Fedtfiltreringsklasse	A
Høj fleksibilitet	2 Flex-områder	Energiklasse / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / Silence-motor
Kogezoner	4 store kogezoner	Lydniveau	68 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Komfort	Automatisk gryderejsering, Lock&Wipe, 5/15 min. efterløbstid, Recall funktion, Indikator for fedt og Aktivt kulfilter.	Produktmål (BxD)	KMDA 7473 FR-A: 800 x 520 mm KMDA 7473 FL-A: 800 x 520 mm KMDA 7473 FR-U: 800 x 520 mm KMDA 7473 FL-U: 800 x 520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Udskæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

i HUSK at købe fladkanaler separat.

TWO IN ONE INDUKTIONSKOGEPLADER MED EMHÆTTE



KMDA 7676 FL-A (aftræk)
KMDA 7676 FL-U (recirkulation)

BlackPerfection
 Fleksibel installation
 M.-nr. KMDA 7676 FL-A 12509540
 M.-nr. KMDA 7676 FL-U 12509550
Pris: 31.895,-

Gældende fra marts 2024

Ramme	Ingen	Aftræk ud i det fri	FL-A / FL-U
På bordplade	KMDA 7676 FL-A / FL-U	Kulfilter ved omluft til recirkulation	Inkl. kulfilter DKF 35-P og Plug&Play (for 60 cm korpus) (Ombygningsæt til recirkulation ikke inkl.; DUU 1500) (Fladkanalssæt til recirkulation ikke inkl.; DFKS-UR) (Fladkanalssæt til aftræk ikke inkl.; DKFS-AR)
Planforsænk	KMDA 7676 FL-A / FL-U	Effektivitetsklasse	A (605 m ³ /t, Intensivtrin aftræk) A (520 m ³ /t, Intensivtrin recirkulation)
Nem betjening	ComfortSelect White Sort overflade, Sort farve på gitter	Fedtfiltreringsklasse	A
Høj fleksibilitet	2 PowerFlex XL-områder	Energiklasse / ECO-motor	A+ (31,2 kWh/år) / Silence-motor
Kogezoner	4 store kogezoner	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Komfort	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe, 5/15 min. efterløbstid, Recall funktion, Indikator for fedt og Aktivt kulfilter.	Produktmål (BxD)	KMDA 7676 FL-A: 800 x 520 mm KMDA 7676 FL-U: 800 x 520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Udskæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

i HUSK at købe fladkanaler separat.


KMDA 7876 FL-A (aftræk) Gala Edition
KMDA 7876 FL-U (recirkulation) Gala Edition

BlackPerfection
 Fleksibel installation
 M.-nr. KMDA 7876 FL-A 12515670
 M.-nr. KMDA 7876 FL-U 12515690
Pris: 35.795,-

Gældende fra marts 2024



Ramme	Ingen	Aftræk ud i det fri	FL-A / FL-U
På bordplade	KMDA 7876 FL-A / FL-U	Kulfilter ved omluft til recirkulation	Inkl. kulfilter DKF 35-P og Plug&Play (for 60 cm korpus) (Ombygningsæt til recirkulation ikke inkl.; DUU 1500) (Fladkanalssæt til recirkulation ikke inkl.; DFKS-UR) (Fladkanalssæt til aftræk ikke inkl.; DKFS-AR)
Planforsænk	KMDA 7876 FL-A / FL-U	Effektivitetsklasse	A (605 m ³ /t, Intensivtrin aftræk) A (520 m ³ /t, Intensivtrin recirkulation)
Nem betjening	ComfortSelect White Mat sort overflade, Sort farve på gitter	Fedtfiltreringsklasse	A
Høj fleksibilitet	2 PowerFlex XL-områder	Energiklasse / ECO-motor	A+ (31,2 kWh/år) / Silence-motor
Kogezoner	4 store kogezoner	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Komfort	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe, 5/15 min. efterløbstid, Recall funktion, Indikator for fedt og Aktivt kulfilter.	Produktmål (BxD)	KMDA 7876 FL-A: 800 x 520 mm KMDA 7876 FL-U: 800 x 520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App	Udskæring (BxD)	FR/FL: 780 x 500 mm

i HUSK at købe fladkanaler separat.



Fladkanalssæt (aftræk) DFKS-A-1

Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift - KMDA 7634/7476

- Inklusiv vægguide (DMK150)
- Adapter flad – rund (1x DFK-A)
- Kompakt adapter 90° (1x DFK-AK 90)
- Rørbøjning vertikal 90° (1x DFK-BV 90)
- Rørbøjning horizontal 90° (1x DFK-BH 90)
- Lige stykke (1x 1m DFK-R1000)
- Tætningsbånd (1x DFK-DB)
- Tag hensyn til nationale byggeregler
- Kanaldele lavet af hvid plast, flammehæmmende materiale

M.-nr. 11737480

Pris: 3.495,-



Fladkanalssæt (recirkulation) DFKS-U

Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift – KMDA 7634/7476

- Inkl. recirkulationsboks (DUU 1000-2)
- Samlestykke (1x DFK-V)
- Rørbøjning vertikal 90° (2x DFK-BV 90)
- Rørbøjning horizontal 90° (1x DFK-BH 90)
- Lige stykke (2x 1 m DFK-R1000)
- Forlængerstykke (1x DFK-L)
- Tætningsbånd (1x DFK-DB)
- Tag hensyn til nationale byggeregler

M.-nr. 11250350

Pris: 4.895,-



Fladkanalssæt (aftræk) DFKS-AR

Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og r ecirkulationsdrift - KMDA 7272/7473

- Inklusiv vægguide (DMK150)
- Adapter flad – rund (1x DFK-A)
- Kompakt 90° (2x DFK-AK 90)
- Rørbøjning Horizontal 90° (1x DFK-BH 90)
- Lige stykke (2x 1m DFK-R1000)
- Tætningsbånd (1x DFK-DB)
- Tag hensyn til nationale byggeregler
- Kanaldele lavet af hvid plast, flammehæmmende materiale

M.-nr. 12226910

Pris: 3.445,-




Fladkanalssæt (recirkulation) DFKS-UR

Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift – KMDA 7272/7473

- Inklusiv recirkulationsboks (DUU 1500)
- Samlestykke (1x DFK-V)
- Rørbøjning Vertikal 90° (1x DFK-BV 90)
- Kompakt adapter 90° (1x DFK-AK 90)
- Rørbøjning Horizontal 90° (1x DFK-BH 90)
- Lige stykke (2x 1 m DFK-R1000)
- Forlængerstykke (1x DFK-L)
- Tætningsbånd (1x DFK-DB)
- Tag hensyn til nationale byggeregler

M.-nr. 12226890

Pris: 3.195,-




Forseglingssæt DVS 150

Forlængersæt inkl. KMDA 7272xx-U / 7473xx-U

- KMDA 7676 FL-A/U – KMDA 7876 FL-A/U
- Til Plug&Play-drift i ekstra dybe skabe
- Forbindelse mellem ventilatortilslutningen og skabets bagvæg
- Til underskabe med en dybde på over 60 cm
- Variabel længde
- Inklusiv luftventil, slange og slangeklemme

M.-nr. 12167200

Pris: 345,-



Kulfilter DKF 35-P

Aktivt AirClean luftfilter med aktivt kul inkl. til KMDA 7272xx-U / 7473 xx-U

- KMDA 7676 FL-A/U – KMDA 7876 FL-A/U
- Mærkbart frisk og lugtneutral luft i hele køkkenet
- Neutraliserer ubehagelige lugte fra madlavning
- Enkel og hurtig at skifte
- Filterskift hver 6. måned.


M.-nr. 12041230

Pris: 695,-






STORT UDVALG
OG FLEKSIBILITET



**Lige stykke
DFK-R 1000**

- Lige stykke
M.-nr. 10811340


Pris: 395,-



**Samlestykke
DFK-V**

- Forbinder lige fladkanaldee
M.-nr. 10811360


Pris: 195,-



**Forlængerstykke
DFK-L**

- Forlængerstykke
M.-nr. 11051270


Pris: 395,-



**Rørbøjning 90°, horisontal
DFK-BH 9**

- Horizontal bøjning 90°
M.-nr. 10811390


Pris: 395,-



**Rørbøjning 90°, vertikal
DFK-BV 90**

- Vertikalt bøjning 90°
M.-nr. 10811410


Pris: 395,-



**Adapter
DFK-A**

- Adapter flad – rund
M.-nr. 10811430


Pris: 395,-



**Kompakt adapter
DFK-AK 90**

- Adapter flad – rund 90°
M.-nr. 11590720


Pris: 395,-



**Rørbøjning 45°, horisontal
DFK-BH 45**

- Horisontalt bøjning 45°
M.-nr. 10811450


Pris: 395,-



**Rørbøjning 15°, horisontal
DFK-BH 15**

- Horisontalt bøjning 15°
M.-nr. 10811460

Pris: 325,-



**Rørbøjning 90°, vertikal
DFK-BVK 90**

- Vertikalt bøjning 90°
M.-nr. 10811470

Pris: 395,-



**Tætningsbånd
DFK-DB**

- Til Miele's fladkanalsystem DF
- Til tætning af overgangene mellem fladkanaldelen
- Farve: Hvid
- Længde: 10 m
- M.-nr. 10820390

Pris: 95,-



SmartLine



CS 7101-1 FL

Gaskogeplade, 1 zone (Dual-wok-brænder), til natur- og flaskegas (dyser medfølger)
M.-nr. 11402780
Pris: 13.095,-

Ramme	–	Rengøring	Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop, FlameGuard ¹⁾
Planforsænket	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Nem betjening	Drejeknap i metal (eltænding)	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7102-1 FL

Gaskogeplade, 2 zoner, til natur- og flaskegas (dyser medfølger)
M.-nr. 11402790
Pris: 12.095,-

Ramme	–	Rengøring	Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop, FlameGuard ¹⁾
Planforsænket	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Nem betjening	Drejeknap i metal (eltænding)	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7641 FL

Induktionsplade til wok 1 zone
M.-nr. 11322810
Pris: 26.595,-

Ramme	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Convenience	Grydesensor, Timer
Planforsænket	•	Sikkerhed	
Nem betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7612 FL

Induktionskogeplade, 2 zoner, PowerFlex
M.-nr. 10693740
Pris: 13.595,-


Ramme	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Convenience	Automatisk gryde-registrering Lock&Wipe
Planforsænket	•	Sikkerhed	
Nem betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7632 FL

Teppanyaki-stegeplade, induktion
M.-nr. 10693780
Pris: 23.195,-

Ramme	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Convenience	2 separate indstillingsområder
Planforsænket	•	Sikkerhed	
Nem betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CSDA 7001 FL

Bordemfang, blæser
M.-nr. 11402480
Pris: 14.995,-

Ramme	–	Effektivitetsklasse	A (535 m ³ /t, Booster)
På bordplade/Planforsænket	• / •	Fettfiltreringsklasse	B
Stressfri tilberedning	SmartSelect	Energi klasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •
Aftræk udi det fri	•	Lydniveau	66 dB(A), trin 3
Kulfilter ved recirkulation	•	Filterindikator	–
Sikkerhed	FlameGuard beskytter mod gasflammer	Produktmål (BxD)	120 x 520 mm
Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål	Udskæring (BxD)	100 x 500 mm ²⁾



TILBEHØR

Monteringsliste til montering af flere SmartLine-elementer i en sektion, CSZL 7000
M.-nr. 10690630
Pris: 475,-

¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7001 FL. ³⁾ Ved planforsækning: Indvendige udskæringsmål

EMHÆTTER OG EMFANG



EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING

Alle Miele-emhætter er udstyret med det yderst effektive ***10-lags metalfedtfilter**, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er af rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

***CleanCover** gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele-emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snavset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, der er nem at tørre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller **filterindikatoren** dig, når fedtfilteret og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.



ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med ***Con@ctivity** kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten automatisk sugestykken til det, der sker på kogepladen.

MIELE-APP


Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilteret, eller betjen lyset via Miele-App.

DESIGN OG KVALITET


Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele-emhætten til blikfanget i dit køkken. Mens du koncentrerer dig om din kogekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring.

Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.






Type	Underbygnings- emhætte	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klasse	D (545 m ³ /t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings- klasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	C (92 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	125 x 598 x 500 mm




Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klasse	A (555 m ³ /t, Boost)	Convenience	EasySwitch
Fedtfilterings- klasse	A (95,6 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (41,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	32/436x596x272,5



Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klasse	A (555 m ³ /t, Boost)	Convenience	EasySwitch
Fedtfilterings- klasse	A (95,2 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (42 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	32/436x896x272,5




Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	48 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (600 m ³ /t, Boost)	Convenience	EasySwitch, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings- klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (23,1 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	32/436x596x272,5




Type	Slimline, Obsidian- sort/rustfrit stål	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Aftræk	•	Rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (600 m ³ /t, Boost)	Komfort	5/15 min Efterløbstid, LED-lys med dæmpfunktion
Filterings- klasse	A	Netværk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklasse / ECO-motor	A+++ / DC-motor (23 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	36x596x273 mm

i Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 125-136

**DAS 4920 (90 cm)**

SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025110
Pris: 7.295,-

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	48 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m ³ /t, Boost)	Convenience	EasySwitch, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (96 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+++ (22,9 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	32/436x896x272,5

**DAS 4920 (90 cm)**

Med intern motor
EasySwitch-styring med taster
M.-nr. 12539070
Pris: 7.795,-


Gældende fra marts 2024

Type	Slimline, Obsidiansort	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m ³ /t, Boost)	Komfort	5/15 min efterløbstid, LED-lys med dæmpfunktion
Filteringsklasse	A	Netværk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklasse / ECO-motor	A+++ / DC-motor (23 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	34x896x273 mm

**DAS 4630 (60 cm)**


SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025090
Pris: 7.795,-

Type	Udtræksemhætte, obsidiansort/rustfrit stål	Lydniveau	48 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m ³ /t, Boost)	Convenience	SmartControl, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (23,5 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	32/436x596x278,5

**DAS 4930 (90 cm)**

SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025120
Pris: 8.695,-


Type	Udtræksemhætte, obsidiansort /rustfrit stål	Lydniveau	48 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m ³ /t, Boost)	Convenience	SmartControl, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (96 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+++ (23,4 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	32/436x896x278,5

**DAS 4631 (60 cm)**

Med intern motor
SmartControl betjening
M.-nr. 12461950
Pris: 7.795,-

Gældende fra marts 2024

Type	Slimline, Obsidiansort	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m ³ /t, Boost)	Komfort	5/15 min Efterløbstid, LED-lys med dæmpfunktion
Filteringsklasse	A	Netværk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklasse / ECO-motor	A+++ / DC-motor (23,5 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	36x596x273 mm

**DAS 4931 (90 cm)**


Med intern motor
SmartControl betjening
M.-nr. 12461960
Pris: 8.695,-

Gældende fra marts 2024

Type	Slimline, Obsidiansort	Lydniveau	55 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m ³ /t, Boost)	Komfort	5/15 min Efterløbstid, LED-lys med dæmpfunktion
Filteringsklasse	A	Netværk	Miele-App, Con@ctivity 3.0
Energiklasse / ECO-motor	A+++ / DC-motor (23,4 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	36x896x273 mm

**DAS 4640 (60 cm)**

SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025100
Pris: 8.695,-

**DAS 4940 (90 cm)**



SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025130
Pris: 9.695,-

Type	Udtræksemhætte, transparent glas	Lydniveau	48 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m ³ /t, Boost)	Convenience	EasySwitch, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (86,2 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (27,4 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	6/245x561x307

Type	Udtræksemhætte, transparent glas	Lydniveau	47 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (625 m ³ /t, Boost)	Convenience	EasySwitch, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (86,2 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (24,8 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	6/245x861x307

**DAS 8630 (60 cm)**

SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025140
Pris: 12.595,-


**DAS 8930 (90 cm)**

SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025150
Pris: 13.595,-

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål /obsidiansort	Lydniveau	47 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (810 m ³ /t, Boost)	Convenience	SmartControl White, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (88 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (27,2 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	15/245x561x307


Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	47 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (880 m ³ /t, Boost)	Convenience	SmartControl White, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (88,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25,2 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	15/245x861x307

**SmartControl White**



DAW 1620 Active

Med intern motor
M.-nr. 12159410
Pris: 5.795,-




DAW 1920 Active

Med intern motor
M.-nr. 12159420
Pris: 6.795,-


Type	Vægemhætte, rustfrit stål, EasySwitch-taster	Lydniveau	62 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	2 x 10-lags ALU-metalfilter
Recirkulation	DKF 36-P/ DKFS 36-P	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	LED-list (1 x 3,2 W)
Fedtfiltrerings-klasse	A	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (49,90 kWh/år) /AC	Produktmål (HxBxD)	673-1123 x 598 x 500 mm

Type	Vægemhætte, rustfrit stål, EasySwitch-taster	Lydniveau	62 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	3 x 10-lags ALU-metalfilter
Recirkulation	DKF 36-P/ DKFS 36-P	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (645 m³/t, Boost)	Convenience	LED-list (1 x 3,2 W)
Fedtfiltrerings-klasse	A	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (49,80 kWh/år) /AC	Produktmål (HxBxD)	673-1123 x 898 x 500 mm



PUR 68 W (60 cm)

Med intern motor
CleanSteel M.-nr. 10385270
Pris: 9.195,-
Mat sort M.-nr. 12394740
Pris: 9.695,-




PUR 98 W (90 cm)

Med intern motor
CleanSteel M.-nr. 10385280
Pris: 10.195,-
Mat sort M.-nr. 12394750
Pris: 10.695,-


Type	Vægemhætte, rustfrit stål / Mat sort	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfiltrerings-klasse	A	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (47 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 598 x 500 mm

Type	Vægemhætte, rustfrit stål / Mat sort	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	DUW 20 DKF 12-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfiltrerings-klasse	A	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (50 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 898 x 500 mm



DA 6066 W Wing * (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. Brillanthvid 10138850
Pris: 11.195,-
M.-nr. Obsidiansort 10138840
Pris: 10.695,-




DA 6086 W Wing * (80 cm)




Med intern motor
M.-nr. Brillanthvid 10143210
Pris: 12.595,-
M.-nr. Obsidiansort 10138860
Pris: 11.595,-

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydnivå	54 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Rengjøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	DKF 25-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Komfort	–
Fedtfiltrerings-klasse	B	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 600 x 490 mm

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	DKF 25-1	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfiltrerings-klasse	B	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 800 x 490 mm

i Tilbehør til emhætter samt recirkulation og eksternt motor, findes på siderne 125-136











**DA 6096 W Wing
(90 cm)**

Med intern motor
M.-nr. Brillanthvid 9974070
Pris: 12.595,-
M.-nr. Obsidiansort 9974080
Pris: 11.595,-

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	B (650 m ³ /t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilteringsklasse	B (92,4 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 900 x 490 mm











DA 9091 W Screen

Med intern motor
M.-nr. 11684340
Pris: 9.695,-

Type	Vægemhætte, grafi tgrå glas	Lydniveau	50 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	B (670 m ³ /t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilteringsklasse	B (92,8%)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm













DA 9091 W Screen

Med intern motor
M.-nr. 11684330
Pris: 9.695,-

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	50 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	B (670 m ³ /t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilteringsklasse	B (92,8%)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm



DA 9092 W

Med intern motor
M.-nr. Obsidiansort 12526460
M.-nr. Grafitgrå 12526470
Pris: 9.695,-

Gældende fra marts 2024

Type	Vægemhætte, Obsidiansort, Touch betjening	Lydniveau	50 dB(A) trin 3/ Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	B, 670 m ³ /t, Boost	Convenience	5/15 min Efterløbstid, LED-list
Fedtfilteringsklasse	B	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B / AC-motor (67,7 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	500x880x500 mm

















DA 9298 W

Med intern motor
M.-nr. 12027540
Pris: 15.495,-

Type	Udtræksemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	53 dB(A), trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	A (915 m ³ /t, Boost)	Convenience	SmartControl, BlackBoard
Fedtfilteringsklasse	C (83,7 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+++ (21,3 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 260 mm



**DA 9299
Screen BlackBoard**

Med intern motor
M.-nr. 12526500
Pris: 15.995,-

Gældende fra marts 2024


Type	Vægemhætte, BlackBoard, Touch betjening	Lydniveau	53 dB(A) trin 3/ Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A, 915 m ³ /t, Boost 2	Convenience	5/15 min Efterløbstid, LED-list
Fedtfilteringsklasse	C	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+++ / • (21,3 kWh/år)	Produktmål (HxBxD)	500x880x500 mm

i Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 125-136



DA 5798 W Next Step

Med intern motor.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. 10880420
Pris: 14.995,-




DA 4298 W Puristic

Med intern motor eller til
ekstern motor. Standardskor-
sten i rustfrit stål medfølger
M.-nr. intern motor 10880410
Pris: 14.995,-
M.-nr. ekstern motor 11392260
Pris: 15.495,-


Type	Vægemhætte, glas og rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings-klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (24 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	34/660-1110 x 893 x 520 mm

Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (630 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings-klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (27 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	62/685-1135 x 898 x 500 mm



DA 6488 W Pure (80 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10799440
Pris: 16.495,-




DA 6488 W Pure (80 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10799430
Pris: 16.495,-


Type	Vægemhætte, grafitgrå glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings-klasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings-klasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm



DA 6498 W Pure (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799460
Pris: 16.895,-
M.-nr. ekstern motor 11392270
Pris: 16.495,-



DA 6498 W Pure (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799450
M.-nr. ekstern motor 11392280
Pris: 16.495,-

Type	Vægemhætte, grafitgrå glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings-klasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings-klasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm


1 Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 125-136



DA 7198 W Triple

Med intern motor
M.-nr. 10799480
Pris: 17.895,-


Type	Vægemhætte, grafitgrå glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m ³ /t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (89,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



DA 7198 W Triple

Med intern motor
M.-nr. 10799470
Pris: 17.895,-


Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m ³ /t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (89,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



DA 6798 W Shape

Med intern motor
M.-nr. 10880550
Pris: 22.695,-


Type	Vægemhætte, sort glas og rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m ³ /t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	D (67,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	568 x 898 x 495 mm



DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor.
Standardskorsten medfølger
M.-nr. 10880440
Pris: 23.195,-


Type	Vægemhætte, obsidiansort glas og stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m ³ /t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm



DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor.
Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
M.-nr. 10880450
Pris: 23.195,-

Type	Vægemhætte, sort glas og CleanSteel	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m ³ /t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm



DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor.
Standardskorsten medfølger
M.-nr. 10880430
Pris: 23.195,-

Type	Vægemhætte, brillanthvidt glas og stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m ³ /t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm

• Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 125-136




EMHÆTTER TIL INTEGRATION ELLER OVERSKAB



DA 2558 (50 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10879930
M.-nr. ekstern motor 11392220
Pris: 7.295,-




DA 2578 (70 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10879940
M.-nr. ekstern motor 11392230
Pris: 8.295,-


Type	Indsatsemhætte skjult ved integration	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (90,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	295 x 532 x 372 mm

Type	Indsatsemhætte skjult ved integration	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (90,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	295 x 702 x 402 mm



DA 2360 (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10548450
Pris: 7.795,-



DA 2390 (90 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10548460
Pris: 10.695,-

Type	Indsatsemhætte til overskab	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (94,2 %)	Netværk	-
Energiklasse / ECO-motor	A (49 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	342 x 580 x 293 mm

Type	Indsatsemhætte til overskab	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	-
Energiklasse / ECO-motor	A (55 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	342 x 880 x 293 mm



DA 2668 (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10880040
Pris: 15.495,-



DA 2698 (90 cm)


Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880110
M.-nr. ekstern motor 11392240
Pris: 18.895,-

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (585 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 584 x 297 mm

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm


• Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 125-136

INDSATSEMHÆTTER OG LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER




DA 2698 (90 cm)
 Med intern motor eller til ekstern motor
 M.-nr. intern motor 10880070
 M.-nr. ekstern motor 11392250
Pris: 19.795,-

Type	Indsatsemhætte til overskab, Brillanthvid	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm




DA 2808
 Med intern motor eller til ekstern motor
 M.-nr. intern motor 10880140
 M.-nr. ekstern motor 11392150
Pris: 22.295,-

Type	Loftsintegreret emhætte, CleanSteel	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (725 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (92,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm




DA 2808
 Med intern motor eller til ekstern motor
 M.-nr. intern motor 10880180
 M.-nr. ekstern motor 11391950
Pris: 22.295,-

Type	Loftsintegreret emhætte, Brillanthvid	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (725 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (92,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm



1 Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 125-136



DAD 4841 Black Levantar



reddot winner 2022

M.-nr. 12440820
Pris: 22.695,-

Type	Bordemfang, obsidiansort glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	-	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Convenience	SmartControl, Touch display, LED lys
Effektivitetsklasse	A (415 m ³ /t boost)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Fedtfilteringsklasse	B (87,4%)	Produktmål (HxBxD)	300x916x58 mm
Energiklasse / ECO-motor	A (41,6 kWh/år) / •		



DAD 4941 Black Levantar




reddot winner 2022

M.-nr. 12440830
Pris: 22.695,-

Type	Bordemfang, obsidiansort glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	-	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Convenience	SmartControl, Touch display, LED lys
Effektivitetsklasse	A (415 m ³ /t boost)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Fedtfilteringsklasse	B (87,4%)	Produktmål (HxBxD)	300x932x58 mm
Energiklasse / ECO-motor	A (41,6 kWh/år) / •		

i Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 125-136



PUR 98 D

Med intern motor.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. 10385250
Pris: 17.895,-




DA 4208 D Puristic Plus

Med intern motor
eller til ekstern motor.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. intern motor, 10880370
M.-nr. ekstern motor, 11392210
Pris: 27.095,-

Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	57 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	70/690-1060 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (30 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	70/690-1060 x 898 x 598



DA 4208 V Puristic Varia

Med intern motor,
motoriseret højdeindstilling.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. 10880350
Pris: 35.795,-


Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	58 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (675 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (31 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	70/755-1045 x 898 x 598 mm





DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor. Standardskorsten medfølger
M.-nr. 10880470
Pris: 33.795,-




DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor. Standardskorsten medfølger
M.-nr. 10880480
Pris: 33.795,-


Type	Frithængende, obsidiansort glas og stål	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, sort glas og CleanSteel	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm



DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor. Standardskorsten medfølger
M.-nr. 10880460
Pris: 33.795,-



DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Med intern motor, ledning i wires.
M.-nr. 11214420
Pris: 38.695,-



Type	Frithængende, brillanthvidt glas og stål	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Aftræk til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, brillanthvid	Lydniveau	65 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	–	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (615 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (90,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App
Energiklasse / ECO-motor	A (28 kWh/år) / •	Produktmål	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø700 mm



DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

• Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 125-136



**DA 7378
D Aura 4.0 Ambient**

Med intern motor, ledning i wires, HumidityBalance, MyAmbientLight, Ambient-Fragrance, emhættens vinger bredes automatisk ud, når emhætten er i brug
M.-nr. intern motor 11408960
Pris: 55.595,-

Type	Frithængende, Brillanthvid	Lydniveau	66 dB(A) trin 3
Aftræk til det fri	-	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A+ (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele-App*
Energiklasse / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø500 mm

* Betjenes via Miele-App eller Con@ctivity (dog findes taster til tænd/sluk og valg af effektrin bag fedtfilter - hvis netværksforbindelsen fejler)

* FINDES KUN HOS MIELE

*HUMIDITYBALANCE

Opnå et optimalt og sundt indeklima med ***HumidityBalance** – affugtningsfilteret absorberer fugten i luftstrømmen og affugter luften, inden luften sendes tilbage i køkkenet.

Den intelligente sensor måler konstant luftfugtigheden i rummet. Er luftfugtigheden under det anbefalede niveau, frigiver emhætten den nødvendige mængde fugt fra affugtningsfilteret ud i køkkenet.

MYAMBIENTLIGHT

Vælg mellem 6 forskellige farver lys i Miele-App, eller brug lysdæmperfunktionen i appen.

*AMBIENTFRAGRANCE

Indsæt duftflakonen *Summergarden*, og nyd altid at have en dejlig duft i køkkenet.

VINKØLESKABE

PUSH2OPEN

Døren med **Push2Open**-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsfrie køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant.



DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

TEMPERATURZONER MED INDSTILLING

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op til tre individuelt regulerbare temperaturzoner. Herved kan du opbevare op til tre forskellige vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne, ved en perfekt temperatur.

TOUCH-STYRING

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. Miele-fleksible flaskehylder sørger for stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme kan skydes til siderne i en håndvending og sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse.

Herved lagres din vin roligt og altid i den optimale position. Miele-Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

*FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. De **indstillelige flaskehylder** sikrer, at flaskerne ligger perfekt. De enkelte lameller i hylderne kan nemt flyttes og dermed tilpasses alle flaskeformer. Din vin opbevares i en optimal position. Miele-**NoteBoard** på forkanten af alle hylder, giver muligheden for at notere f.eks. vintype, producent og årgang og giver et hurtigt overblik.

ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra. Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret. Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

*SOMMELIERSET

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden.

Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen fra et koldt glas, og opnå altid den perfekte temperering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinyndelse.



KWT 7112 iG ed/cs
KWT 7112 iG obsw
KWT 7112 iG grgr

CleanSteel,
M.-nr. 11186560
Pris: 25.095,-
Obsidiansort,
M.-nr. 11186580
Grafitgrå,
M.-nr. 11186570
Pris: 25.595,-
*M.-nr. Obs.sort mat
12204800
Pris: 26.595,-

Type	Vinkøleskab til indbygning	Nem betjening	Touchdisplay
Farve	CleanSteel, Obsidiansort, Grafitgrå	Miele-App	• / kræver installation af Miele-Service
Antal hylde-udtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflasker	18
Komfort	1 temp.zone, Active AirClean, kulfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, Push2Open, Optisk og akustisk alarm, Miele-App	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	116 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	465x557x571 mm / Nichemål: 450-452x560-568 mm



KWT 6312 UGS

M.-nr. 9764970
Pris: 29.295,-




KWT 6321 UG

M.-nr. 9764980
Pris: 25.595,-


Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele App	Ja, kræver installation af Miele Service
Antal hylde-udtræk	3 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflasker	46
Komfort	1 temp.zone, Active AirClean kulfilter, LED-belysning, DynaCool, Push2Open, Sommeriersæt, SoftClose	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	135 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm

Type	Vinkøleskab til underbygning	Nem betjening	ComfortControl-betjening m. display
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele-App	–
Antal hylde-udtræk	3	Antal standard-vinflasker	34
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, kulfilter, LED-belysning, DynaCool	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	142 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm



KWT 6322 UG-1

M.-nr. 12497000
Pris: 32.195,-



KWT 6422 i-1

Silence-system
Direktemontering
M.-nr. 12364290 Findes i både Grafitgråt glas(12364300)/Obsidiansort glas (12364280)
Pris: 28.595,-


Type	Vinkøleskab til underbygning	Nem betjening	TouchControl
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele-App	• / ekstra udstyr: XKS 3130 W
Hylde	2 trerister i Bøk, 2 FlexiFrame-rister	Kapacitet	94 l / 34 flasker
Komfort	Push2Open, 2 temp.zoner 5-20 °C, Active AirClean kulfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, 3D bundrist	Lydniveau/energikl.	35 dB- B/G
		Årligt forbrug	138 kWh
		Nichemål HxBxD	822x597x577

Type	FuldIntegreret vinkøleskab	Nem betjening	TouchControl
Farve	Front med glas	Miele-App	• / ekstra udstyr: XKS 3130 W
Hylde	4 stk, 3 med Flexi-Frame og NoteBoard	Kapacitet	97 l / 30 flasker
Komfort	Push2Open, 2 temp.zoner 5-20 grader, Active AirClean kulfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose	Lydniveau/energikl.	32 dB- B/G
		Årligt forbrug	143 kWh
		Produktmål HxBxD	872x557x553

INTEGRERBARE OG FRITSTÅENDE VINKØLESKABE



NYHED




KWT 6422 iG-1 obsw KWT 6422 iG-1 grgr

Silence-system,
Push2Open
Obsidiansort,
M.-nr. 12364280
Pris: 30.995,-
Grafitgrå,
M.-nr. 12364300
Pris: 30.995,-

Type	Integreret vinkøleskab	Nem betjening	TouchControl
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele-App	• / ekstra udstyr: XKS 3130 W
Hylder	4 stk, 3 med Flexi-Frame og NoteBoard	Kapacitet	104 l / 33 flasker
Komfort	2 temp.zoner, min 5 °C, Active AirClean kulfiler, LED belysning, DynaCool, SoftClose, 3D bundrist	Lydniveau/energikl.	32 dB- B/G
		Årligt forbrug	143 kWh
		Produktmål HxBxD	909x595x572




NYHED




KWT 6722 iS-1

Silence-system,
Push2Open,
SommerlierSet,
Direktemontering
M.-nr. 12364320
Pris: 44.195,-

Type	Fuldintegreret vinkøleskab	Nem betjening	TouchControl
Farve	Front i glas	Miele-App	• / ekstra udstyr: XKS 3130 W
Hylder	8 stk med FlexiFrame og NoteBoard	Kapacitet	254 l / 80 flasker
Komfort	2 temp.zoner, 5-20 °C, Active AirClean kulfiler, LED belysning, DynaCool, SoftClose, 3D bundrist	Lydniveau/energikl.	32 dB- B/G
		Årligt forbrug	162 kWh
		Produktmål HxBxD	1770x557x553



NYHED



KWT 6722 iGS-1 obsw

Silence-system,
Push2Open,
SommerlierSet,
Direktemontering
M.-nr. 12364310
Pris: 46.395,-

Type	Integreret vinkøleskab	Nem betjening	TouchControl
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele-App	• / ekstra udstyr: XKS 3130 W
Hylder	8 stk med FlexiFrame og NoteBoard	Kapacitet	254 l / 80 flasker
Komfort	2 temp.zoner, 5-20 °C, Active AirClean kulfiler, LED belysning, DynaCool, SoftClose, 3D bundrist	Lydniveau/energikl.	32 dB- B/G
		Årligt forbrug	162 kWh
		Produktmål HxBxD	1770x557x553



KWT 6834 SGS

M.-nr. 10409090
Pris: 57.595,-

Prestige Partner

Type	Fritstående vinkøleskab	Nem betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele-App	• / kræver ekstra-udstyr, XKS 3100 W
Antal hylder	10 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflasker	178
Komfort	3 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, Sommerliersæt, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp.alarm	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	206 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1920x700x746 mm



Sommelier Set

INTEGRERBARE KØLESKABE, FRYSESKABE OG KØLE-/FRYSESKABE

TØR CLEANSTEEL-BAGVÆG

Udvalgte modeller er designet med en særlig tør CleanSteel-bagvæg. Udover at fordele kølingen optimalt, afhjælper den kondensdannelse på bagvæggen, så du undgår, at de bagerste madvarer bliver våde eller fryser til bagvæggen. Derudover er CleanSteel betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk.

HØJESTE KOMFORT

Nyd den højeste komfort med FlexiTray-glasylden, der nemt kan drejes, så du har komfortabel adgang til alle dine madvarer – også dem der står bagerst. Slut med at flytte noget til siden for at komme til maden bagved.

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

MINDRE MADSPILD

Ligesom i supermarkedet udsender køleskabe med PerfectFresh Active en lille smule fugt i den øverste grøntsagsskuffe. Med den smarte funktion kan du undgå madspild og holde dine madvarer friske op til 5 gange længere end normalt. PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De elegante PerfectFresh PRO-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid. Daily-Fresh - giver dig mulighed for at justere fugtigheden i grøntsagsskuffen, så frugt og grønt holdes frisk i længere tid.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele-**NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele-fryseskabe.

PERFEKT BELYSNING

Altid perfekt belysning i hele skabet med nyheden ***FlexiLight 2.0**. Tynde LED-lysbånd på forkanten af hylderne giver et godt lys gennem glashylderne, uden at blænde dig. Hylderne og dermed lyset kan nemt flyttes op eller ned.

ICEMAKER & MYICE

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske **IceMaker** kan producere op til 100 isterninger om dagen. Via tilslutningen til den faste vandinstallation producerer maskinen kontinuerligt isterninger, indtil beholderen er fyldt. Med den integrerede vandbeholder skal du ikke bruge en tilslutning til fast vandinstallation. Dermed kan du opstille dit køle-/fryseskab, lige hvor du ønsker det uden at skulle undvære komforten ved en automatisk IceMaker.

SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. PerfectFresh-skufferne er udstyret med udtræk og dæmpet selvlukning. De kan trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk. Skufferne glider ekstra stille og yderst let. Denne høje betjeningskomfort giver dig en meget bekvem adgang til dine opbevarede madvarer.

MIELE-APP

På modeller med mulighed for tilslutning til Miele-App kan du nemt tjekke køleskabet fra afstand. Eksempelvis kan du via appen justere temperaturen eller modtage påmindelser om at lukke døren eller skifte filteret.

INTEGRERBARE KØLESKABE

miele.dk – læs mere om Miele-køleskabe



A B E **K 3122 Ui-1**
 M.-nr. 12364350
Pris: 12.695,-

35 dB
 LED



A B E **K 3124 UiF-1**
 M.-nr. 12364370
Pris: 13.295,-

35 dB
 LED

Type	Integreret køleskab, under bordplade	Montering	Fladhængsler
Nem betjening	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	LED-belysning, ComfortClean, Superkøl, 1 temp.zone	Kapacitet	137 l
		Lydniveau/energikl.	35 dB (B)/E
		Årligt forbrug	94 kWh
		Nichemål HxBxD	820x597x600

Type	Integreret køleskab, under bordplade	Montering	Fladhængsler
Nem betjening	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	LED-belysning, ComfortClean, Superkøl, 2 temp.zone	Kapacitet	Køl: 105 l, Frys: 15 l
		Lydniveau/energikl.	35 dB (B)/E
		Årligt forbrug	145 kWh
		Nichemål HxBxD	820x597x550



A B E **K 7115 E**
 M.-nr. 12269500
Pris: 7.095,-

35 dB
 LED



A B E **K 7116 E**
 M.-nr. 12269510
Pris: 7.095,-

35 dB
 LED

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	Superkøl, LED-belysning, 3 hylder, 1 grøntsagsskuffe	Volumen køle- og svalerum	136 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	92 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	880 x 558 x 545 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	Superkøl, LED-belysning, 2 hylder, 1 grøntsagsskuffe, Integreret fryseboks	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	15 l / 104 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	144 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	880 x 558 x 545 mm



A B E **K 31252 Ui-1**
 M.-nr. 12364410
Pris: 14.395,-

35 dB
 LED

Type	Integrerbart køleskab til underbyg	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	ComfortClean, Superkøl, LED-belysning	Volumen køle- og svalerum	132 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	114 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	820 x 600 x 550 mm



A B E **K 7315 E**
 M.-nr. 12270220
Pris: 8.695,-

35 dB
 LED



A B E **K 7433 E**
 M.-nr. 11641270
Pris: 12.395,-

35 dB
 ComfortSize
 DailyFresh
 LED

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Nem betjening	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	Superkøl, LED-belysning, 5 hylder, 1 grøntsagsskuffe, flaskehylde i krommetal	Volumen køle- og svalerum	204 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	101 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.220 x 558 x 545 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Nem betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen køle- og svalerum	236 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	106 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.397 x 560 x 550 mm



A B E **K 7733 E**
 M.-nr. 11641400
Pris: 13.095,-

35 dB
 ComfortSize
 DailyFresh
 LED



A B F **K 7734 F**
 M.-nr. 11641440
Pris: 13.095,-

37 dB
 ComfortSize
 DailyFresh
 LED

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Nem betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen køle- og svalerum	309 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	114 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Nem betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, Integreret fryseboks	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	27 l / 259 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	214 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772 x 559 x 550 mm

INTEGRERBARE KØLESKABE

miele.dk – læs mere om Miele-køleskabe



K 7743 E
 M.-nr. 11641550
Pris: 16.295,-

- E
- 37 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Pro
- LED



K 7763 E
 M.-nr. 11641410
Pris: 20.795,-

- E
- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- SoftClose

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Nem betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, Kondensfri bagvæg	Volumen køle- og svalerum	294 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	156 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Nem betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight, SoftClose	Volumen køle- og svalerum	311 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	115 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



K 7773 D
 M.-nr. 11641830
Pris: 25.095,-

- D
- 32 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- FlexiLight 2.0
- SoftClose



K 7793 C
 M.-nr. 11641840
Pris: 26.095,-

- C
- 32 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- FlexiLight 2.0
- SoftClose

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Nem betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, SoftClose, Kondensfri bagvæg - CleanSteel	Volumen køle- og svalerum	296 l
		Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	125 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Nem betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, Kondensfri bagvæg - CleanSteel	Volumen køle- og svalerum	296 l
		Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	99,9 kWh/år / C
		Nichemål HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm



KG E **KD 7713 E**
 M.-nr. 11990720
Pris: 10.995,-

- ComfortFrost
- ComfortSize
- LED
- DailyFresh



KG E **KDN 7713 E**
 M.-nr. 11990790
Pris: 11.895,-

- NoFrost
- ComfortSize
- LED
- DailyFresh Extra Cool

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Nem betjening	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, ComfortFrost	Volumen frys / Volumen køle -og svalerum	84 l / 183 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	229 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 558 x 545 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Nem betjening	TouchControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh, ExtraCool, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys / Volumen køle -og svalerum	76 l / 184 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	234 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



KG E **KDN 7714E Active**
 M.-nr. 11990680
Pris: 10.995,-

- 35 dB
- LED
- DailyFresh



KG E **KDN 7724E Active**
 M.-nr. 11990710
Pris: 11.895,-

- 35 dB
- LED
- DailyFresh

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	EasyControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh ExtraCool, NoFrost, Superkøl, Superfrost, Partymodus, VarioRoom, LED-belysning, 2 temp.zoner	Volumen køle- og svalerum	183 l / 84 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	229 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 641 x 548 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	EasyControl	Miele-App	–
Komfort	DailyFresh ExtraCool, NoFrost, Superkøl, Superfrost, Partymodus, VarioRoom, LED-belysning, 2 temp.zoner, DuplexCool	Volumen køle- og svalerum	184 l / 76 l
		Lydniveau	35 dB(A)
		Årligt forbrug	234 kWh
		Nichemål HxBxD	1.772 x 541 x 548 mm



E **KF 7731 E**
 M.-nr. 11641980
Pris: 14.295,-

- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- ComfortFrost
- LED



F **KFN 7733 F**
 M. nr. 11642000
Pris: 15.295,-

- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- NoFrost
- LED

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Nem betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	54 l / 212 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	199 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.770 x 550 x 540 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Nem betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	284 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm



C **KF 7734 C**
 M.-nr. 12336150
Pris: 18.195,-

- 34 dB
- DailyFresh
- LED
- MobileControl
- ComfortSize
- NoFrost



F **KFN 7734 F**
 M.-nr. 11642180
Pris: 14.295,-

- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- NoFrost
- LED

Type	Integreret køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Farve	Hvid	Miele-App	•
Nem betjening	SensorTouch	Volumen frys/ køle- og svalerum	70 l / 183 l
Komfort	Dailyfresh, LED-belysning, ComfortSize, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard ComfortClean, VarioRoom, SoftClose	Lydniveau	34 dB B/B
		Årligt forbrug	145 kWh/år
		Nichemål HxBxD	1770x559 x546 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	284 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm





A B D **KFN 7734 D**
 M.-nr. 11642200
Pris: 16.295,-

- 34 dB
- DailyFresh
- NoFrost
- LED



A B D **KF 7742 D**
 M.-nr. 11642240
Pris: 16.295,-

- 34 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Pro
- ComfortFrost
- LED

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	181 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, SuperFrost, ComfortSize, LED-belysning, Kondensfri bagvæg	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	54 l / 201 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	182 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



A B E **KFN 7744 E**
 M.-nr. 11642660
Pris: 18.195,-

- 35 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Pro
- NoFrost
- LED


Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost, Kondensfri bagvæg	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 174 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	259 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm






KFN 7764 D

M. nr. 11642220
Pris: 23.695,-



KFN 7774 D

M.-nr. 11642670
Pris: 26.095,-



Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 184 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	181 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 175 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	207 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm




PERFECTFRESH ACTIVE

*PerfectFresh Active holder dine madvarer friske!
En fin vandtåge sprøjtes ned i skuffen, så dine
madvarer fugtes skånsomt.*

*Og luftfugtigheden er altid optimal
- uanset hvor meget, der er i køleskabet.*

Lær mere om
PerfectFresh Active



INTEGRERBARE FRYSESKABE

miele.dk – læs mere om Miele-fryseskabe



KFN 7785 D
 M.-nr. 11642230
Pris: 28.795,-

- A D
- 34 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- NoFrost
- MyIce
- FlexiLight 2.0
- SoftClose



KFN 7795 D
 M.-nr. 11642680
Pris: 29.295,-

- A D
- 34 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- NoFrost
- IceMaker
- FlexiLight 2.0
- SoftClose

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, *MyIce, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	71 l / 184 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	183 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

*MyIce beholder til vandpåfyldning

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, Flexi-Board, FlexiLight 2.0, *IceMaker, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	71 l / 175 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	208 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning


FLEXILIGHT 2.0

FlexiLight 2.0 imponerer med et moderne design og er særdeles energibesparende. For det bedste overblik over dine madvarer - helt blændfrit.

Lær mere om
FlexiLight 2.0



Kondensfri bagvæg – CleanSteel




F 31202 Ui-1

M.-nr. 12379970
Pris: 13.095,-

NYHED

Type	Integrerbart fryseskab, under bordplade	Låge-montering	Direktemontering
Nem betjening	PicTronic	Miele-App	–
Komfort	ComfortClean, ComfortFrost, Superfrost, 1. temp. zone,	Volumen køle- og svalerum	95 l
		Lydniveau	35 dB- B/D
		Årligt forbrug	141 kWh
		Nichemål HxBxD	820x597x550



FNS 7770 E

M.-nr. 11643220
Pris: 21.795,-

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, LED-belysning, Mulighed for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Volumen frys	213 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	237 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm



FNS 7140 E

M.-nr. 11643190
Pris: 15.295,-


Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	SensorTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, LED-belysning, Mulighed for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Volumen frys	87 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	192 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	872 x 559 x 544 mm



FNS 7794 E

M.-nr. 11643230
Pris: 26.595,-

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, *IceMaker, LED-belysning, Mulighed for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Volumen frys	213 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	237 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm




FNS 7470 D

M.-nr. 11643210
Pris: 20.795,-


Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Nem betjening	FreshTouch	Miele-App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, LED-belysning, Mulighed for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Volumen frys	156 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	173 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.395 x 559 x 554 mm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning



MasterCool køleskab K 2802 Vi R

Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.nr. 11530710
Pris: 79.995,-



MasterCool køleskab K 2902 Vi R

Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.nr. 11530720
Pris: 84.995,-

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Nem betjening	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkøl, Brilliant Light, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen køle- og svalerum	467 l
		Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	166 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Nem betjening	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkøl, Brilliant Light, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen køle- og svalerum	579 l
		Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	182 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm



MasterFresh



DuplexCool Pro

LÆS MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-KØLESKABE
PÅ MIELE.DK/MASTERCool



**MasterCool
fryseskab F 2413 Vi L**

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format. IceMaker med fast DirectWater M.-nr. 12021700
Pris: 74.895,-



**MasterCool
fryseskab F 2813 V L**

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format. IceMaker med fast DirectWater M.nr. 12366250
Pris: 85.495,-

Type	Integrerbart fryseskab	Dør	Venstrehængslet, kan hængsles om, Direkte-montering
Nem betjening	MasterSensor	Miele-App	•
Komfort	BrilliantLight, DynaCool, NoFrost, SoftClose, Superfrost, 1 temp.zone, Side-by-side	Kapacitet	240 l
		Lydniveau/energikl.	42 dB- D/E
		Årligt forbrug	246 kWh
		Produktmål HxBxD	2125x451x554

Type	Integrerbart fryseskab	Dør	Venstrehængslet, kan hængsles om, Direkte-montering
Nem betjening	MasterSensor	Miele-App	•
Komfort	BrilliantLight, DynaCool, NoFrost, SoftClose, Superfrost, 1 temp.zone, Side-by-side	Kapacitet	445 l
		Lydniveau/energikl.	42 dB- D/E
		Årligt forbrug	321 kWh
		Produktmål HxBxD	2125x745x608



MasterFresh



IceMaker

LÆS MERE OM DE SUBLIME MASTERCOOL-FRYSESKABE PÅ MIELE.DK/MASTERCOOL



MasterCool
køle-/fryseskab
KF 2802 Vi R

Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 11530730
Pris: 87.395,-

- Energy Class: A+++ E
- NoFrost
- BrilliantLight
- DynaCool
- MasterFresh



MasterCool
køle-/fryseskab
KF 2902 Vi R

Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 11530740
Pris: 92.995,-

- Energy Class: A+++ E
- NoFrost
- BrilliantLight
- DynaCool
- MasterFresh


Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Nem betjening	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	136 l / 316 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	295 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Nem betjening	TouchControl-display	Miele-App	•
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	166 l / 389 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	326 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning






**MasterCool
vinkøleskab
KWT 2672 ViS L**

Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort for-
matM.-nr. 11530790
Pris: 98.695,-

Type	Integrerbart vinkøleskab	Låge- montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Nem betjening	TouchControl-display	Miele-App	•
Zoner/ Hylde	3 temp.zoner / 9 hylde	Antal standardvin- flasker	104
Komfort	Glasdør m. UV-filter, DynaCool, Brilliant Light, Aktivt AirClean filter, Side-by-side, 77 flasker a 0,75 ltr. SelfClose, Sommelier- Set, WiFiConn@ct	Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	155 kWh/år / G
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm



FRITSTÅENDE KØLESKABE OG FRYSESKABE

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

***PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante ***PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele-**NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne gør det muligt at opbevare store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele-fryseskabe.

EASYOPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.

TOUCH-STYRING

Miele-**Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.



TOUCH-STYRING

Miele-Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

*LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal indvendig belysning af produktet. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Miele-nye LED-glashyldebelysning, ***FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.*

ACTIVE AIRCLEAN-KULFILTER

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Miele-Active AirClean-filter. Filteret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filteret er nemt og hurtigt at sætte i og er klar til brug med det samme.

FRITSTÅENDE KØLESKABE

miele.dk – læs mere om Miele-køleskabe



A B F **K 12010 S-2**
 M.-nr. 7750420
Pris: 4.695,-

37 dB

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	Fast greb
Farve	Hvid	Miele-App	–
Nem betjening	Drejeknap	Volumen køle- og svalerum	149 l
Komfort	ComfortClean, Halogen-belysning	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	116 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	85 x 55 x 61 cm



A B E **KS 4383E**
 M.-nr. Hvid, 11949440
Pris: 9.495,-
 M.-nr. Stål, 11949460
Pris: 9.995,-

38 dB

DailyFresh
 DynaCool
 LED
 SensorTouch

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyHandle
Farve	Hvid eller Stål look	Miele-App	–
Nem betjening	SensorTouch	Volumen køle- og svalerum	399 l
Komfort	DailyFresh, DynaCool-ventilation, ComfortClean, XL interior, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl, Side-by-side, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	122,6 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



EasyOpen



A B E **KS 4783E**
 M.-nr. Hvid, 11949540
Pris: 10.495,-
 M.-nr. Stål, 11949550
Pris: 11.395,-
 M.-nr. SortStål, 12303520
Pris: 11.895,-

36 dB

DailyFresh
 DynaCool
 LED
 SensorTouch
 FlexiBoard

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid, CleanSteel eller SortStål	Miele-App	•
Nem betjening	SensorTouch	Volumen køle- og svalerum	399 l
Komfort	DailyFresh, DynaCool-ventilation, ComfortClean, XL interior, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl, SoftClose, FlexiBoard, Side-by-side, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	122,6 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



A B D **KS 4885D**
 M.-nr. 11949800
Pris: 16.495,-

35 dB

PerfectFresh Pro
 DynaCool
 LED
 FreshTouch
 FlexiBoard

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	CleanSteel	Miele-App	•
Nem betjening	FreshTouch	Volumen køle- og svalerum	386 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DynaCool-ventilation, ComfortClean, XL interior, VarioRoom, FlexiLight 2.0, Fan lighting, Superkøl, SoftClose, SelfClose, FlexiBoard, Side-by-side, Akustisk og optisk døralarm, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	134,3 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm

FRITSTÅENDE FRYSESKABE



NoFrost



FNS 4382E
 M.-nr. Hvid, 11953050
Pris: 9.995,-
 M.-nr. Stål, 11953070
Pris: 10.495,-

- E
- 38 dB
- NoFrost
- SoftClose
- SensorTouch

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	EasyHandle
Farve	Hvid eller Stål look	Miele-App	–
Nem betjening	SensorTouch	Volumen fryserum	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean Side-by-side, Optisk og akustisk alarm	Lydniveau	38 dBA / C
		Årligt forbrug	247,8 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



FNS 4782E
 M.-nr. Hvid, 11953210
Pris: 11.395,-
 M.-nr. Stål, 11953240
Pris: 12.395,-
 M.-nr. SortStål, 12303630
Pris: 12.895,-

- E
- 38 dB
- NoFrost
- SoftClose
- SensorTouch

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid, CleanSteel eller SortStål	Miele-App	•
Nem betjening	SensorTouch	Volumen fryserum	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean, SoftClose, Side-by-side, Optisk og akustisk alarm	Lydniveau	38 dBA / C
		Årligt forbrug	247,8 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



FNS 4882D
 M.-nr. 11953930
Pris: 16.495,-

- D
- 35 dB
- NoFrost
- SoftClose
- Touch Display
- LED

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	CleanSteel	Miele-App	•
Nem betjening	FreshTouch	Volumen fryserum	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean, SoftClose, LED-belysning Side-by-side, Optisk og akustiskalarm	Lydniveau	35 dBA / B
		Årligt forbrug	198,3 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm

FRITSTÅENDE KØLE-/ FRYSESKABE

TOUCH-STYRING

Miele-Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil.

Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

SUPERKØL- OG SUPER-FROST-AUTOMATIK

*Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang.*

*Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.*

FREEZE&COOL

Freeze&Cool skuffen er fleksibel, den kan bruges som enten fryse- eller kølesektion. Dette sikrer optimal opbevaring af forskellige typer madvarer.



PERFECTFRESH, PERFECTFRESH PRO OG PERFECTFRESH ACTIVE

**PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante *PerfectFresh PRO-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid. *PerfectFresh Active sikrer optimale betingelser for opbevaring i dit køleskab. Hvert 90. min. og med hver åbning af døren sprøjtes en fin vandtåge ned i skuffen. Fyld blot den lille vandbeholder, og dit Miele-køleskab gør resten.*

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele-NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele-fryseskabe.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

*LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal indvendig belysning af produktet. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Miele's nye LED-glasyldbelysning, *FlexiLight, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.*

UNIKT DESIGN MED MIELE-BLACKBOARD EDITION, CLEANSTEEL, BRILLANTHVID, SORTSTÅL ELLER GRAFITGRÅ

Med Miele-BlackBoard Edition kan du og din familie kommunikere sammen med almindelig kridt på dørens glas - ligesom på en tavle. Døren vaskes hurtigt og nemt ren igen med en fugtig klud, og der kan tegnes på ny - til glæde for alle. Miele-køle-/fryseskabe fås også med CleanSteel-overflade, som er nem at holde ren uden brug af specielle rengøringsmidler.

*CLICK2OPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, og at man ikke risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes i. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren, samt elegant design i stål eller stållook afhængig af model.

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.



AG E **KD 4052E**
 M.-nr. : 11980290
Pris: 6.295,-

- DailyFresh
- ComfortFrost
- EasyControl
- LED



AG E **KD 4072E**
 M.-nr. Hvid, 11980270
Pris: 6.095,-
 M.-nr. Stål look, 11980280
Pris: 6.595,-

- DailyFresh
- ComfortFrost
- EasyControl
- LED

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen kort
Farve	Stål look	Miele-App	–
Nem betjening	EasyControl	Volumen frys/køle- og svalerum	94 l / 195 l
Komfort	DailyFresh, DyplexCool, ComfortFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	228 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1760 x 600 x 650 mm

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen kort
Farve	Hvid eller Stål look	Miele-App	–
Nem betjening	EasyControl	Volumen frys/køle- og svalerum	94 l / 214 l
Komfort	DailyFresh, DyplexCool, ComfortFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	233 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1860 x 600 x 650 mm



AG E **KDN 4074E**
 M.-nr. Hvid, 11980340
Pris: 6.795,-
 M.-nr. Stål look, 11980330
Pris: 7.295,-

- DailyFresh
- NoFrost
- EasyControl
- LED
- VeggieBox



C **KF 4392C**
 M.-nr. Hvid, 11980170
Pris: 8.695,-
 M.-nr. Stål look, 11980190
Pris: 9.195,-

- DailyFresh ExtraCool
- ComfortFrost
- Touch Display
- LED

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen lang
Farve	Hvid eller Stål look	Miele-App	–
Nem betjening	EasyControl	Volumen frys/køle- og svalerum	89 l / 216 l
Komfort	DailyFresh, VeggieBox, DyplexCool, NoFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	239 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1860 x 600 x 650 mm

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen kort
Farve	Hvid eller Stål look	Miele-App	–
Nem betjening	TouchControl	Volumen frys/køle- og svalerum	94 l / 249 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DyplexCool, DynaCool, ComfortFrost, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	149 kWh/år / C
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 650 mm



E **KFN 4374E**

M.-nr. Hvid, 11980150
Pris: 8.295,-
 M.-nr. Stål look, 11980160
Pris: 8.695,-

- DailyFresh Extra Cool
- NoFrost
- EasyControl
- LED



E **KFN 4394E**

M.-nr. Hvid, 11979530
Pris: 8.695,-
 M.-nr. Stål look, 11979910
Pris: 9.195,-

- DailyFresh Extra Cool
- NoFrost
- EasyControl
- LED

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen lang
Farve	Hvid eller Stål look	Miele-App	–
Nem betjening	EasyControl	Volumen frys/køle- og svalerum	89 l / 237 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DynaCool, NoFrost, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	238 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1860 x 600 x 650 mm

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen lang
Farve	Hvid eller Stål look	Miele-App	–
Nem betjening	EasyControl	Volumen frys/køle- og svalerum	89 l / 279 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DynaCool, NoFrost, Eco mode, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	238 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	2030 x 600 x 660 mm



D **KFN 4393D**

M.-nr. Hvid, 12335990
Pris: 10.995,-
 M.-nr. Stål look, 12335980
Pris: 11.395,-

- DailyFresh
- NoFrost
- SensorTouch
- LED



Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen
Farve	Hvid eller Stål look	Miele-App	–
Nem betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	132 l / 227 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	210 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

DailyFresh



C **KFN 4395C**

M.-nr. Hvid, 12336010
Pris: 10.995,-

M.-nr. Stål look, 12336000
Pris: 11.395,-

DailyFresh
NoFrost
SensorTouch
LED



C **KFN 4795C**

M.-nr. Hvid, 12335920
Pris: 13.095,-

M.-nr. CleanSteel, 12335910
Pris: 13.995,-

M.-nr. SortStål, 12335900
Pris: 14.495,-

M.-nr. BlackBoard, 12335890
Pris: 15.495,-

DailyFresh
NoFrost
SensorTouch
FlexiBoard
MobileControl

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen
Farve	Hvid eller Stål look	Miele-App	–
Nem betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	103 l / 268 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	162 kWh/år / C
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen BlackBoard har Click2Open
Farve	Hvid, CleanSteel, Sort-Stål eller BlackBoard	Miele-App	•
Nem betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	103 l / 270 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	129 kWh/år / B
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

FLEXIBOARD

FlexiBoard er en delt glashylde. Den forreste del af glashylden kan nemt skydes ind under den bagerste del.



Kondensfri bagvæg – CleanSteel



B **KFN 4795B**

M.-nr. CleanSteel, 12336130
Pris: 15.995,-
 M.-nr. SortStål, 12336140
Pris: 16.495,-

- PerfectFresh Pro
- NoFrost
- SensorTouch
- FlexiBoard
- MobileControl



C **KFN 4797C**

M.-nr. Hvid, 12335970
Pris: 13.595,-
 M.-nr. CleanSteel, 12335930
Pris: 14.495,-

- PerfectFresh Pro
- NoFrost
- SensorTouch
- FlexiBoard
- MobileControl

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen BlackBoard har Click2Open
Farve	Hvid, CleanSteel, Sort-Stål eller BlackBoard	Miele-App	•
Nem betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	103 l / 270 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	162 kWh/år / C
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele-App	•
Nem betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm, Kondensfri bagvæg - hvid	Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	180 kWh/ år / C
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm



D **KFN 4799D**

M.-nr. CleanSteel, 11951450
Pris: 16.895,-

- DailyFresh
- NoFrost
- SensorTouch
- FlexiBoard
- MobileControl
- Mylce

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele-App	•
Nem betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	104 l / 270 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, Mylce*, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	203,3 kWh/ år / D
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm



Mylce

*Mylce beholder til vandpåfyldning



A **KFN 4797A**
 M.-nr. CleanSteel, 12178640
Pris: 18.695,-

- PerfectFresh Pro
- NoFrost
- SensorTouch
- LED



A **KFN 4898A**
 M.-nr. SortStål, 12157010
Pris: 27.995,-
 M.-nr. Hvid, 12156960
Pris: 27.995,-
 M.-nr. Grafitgrå, 12156970
Pris: 27.995,-

- PerfectFresh Active
- NoFrost
- FreshTouch
- FlexiLight 2.0
- Freeze & Cool

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	CleanSteel	Miele-App	•
Nem betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm, Kondensfri bagvæg - hvid	Lydniveau	33 db(A) / B
		Årligt forbrug	115 kWh/år / A
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid, CleanSteel, Sort-Stål eller Grafitgrå	Miele-App	•
Nem betjening	FreshTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Active, Freeze&Cool, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, FlexiLight 2.0, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm, Kondensfri bagvæg - CleanSteel	Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	115 kWh/år / A
		Nichemål HxBxD	Hvid / GrafitGrå: 2010 x 600 x 682 mm SortStål: 2010 x 600 x 675 mm



FREEZE&COOL

Freeze&Cool skuffen er fleksibel, den kan bruges som enten frys eller køle sektion. Dette sikrer optimal opbevaring af forskellige typer madvarer.

Freeze&Cool



Miele 5°C -18°C

Miele
DynaCool

V°C Zone



Greb DS 7003 PureLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), Kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Til harmonisering af greb på indbygningsprodukter og greb på køkkenfronter
- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 3 stk. PureLine-greb

M.-nr. CleanSteel 11345870 **Pris: 1.395,-**



Greb DS 7000 PureLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), Kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 1 stk. PureLine-greb

M.-nr. CleanSteel 11345890 **Pris: 895,-**



Greb DS 7000 VitroLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), Kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 1 stk. VitroLine-greb

M.-nr. Brillanthvid 11345940 **Pris: 1.895,-**
 M.-nr. Obsidiansort 11345930 **Pris: 1.895,-**
 M.-nr. Grafitgrå 11345950 **Pris: 1.895,-**



Original bageplade HBB 71

Til bagning af småkager og tynde kager.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne (til stegning og bagning på flere ribber i ovnen på samme tid)
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til ovne med 76 L ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9519820 **Pris: 645,-**



Original bradepande HUBB 71/91

Ideel, når du skal bage kager med et tykt lag på toppen.

- Som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning og grill
- Brug en HGGB grill- og stegerist til at lægge ovenpå, når du steger
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade

HUBB 71 til ovne med 76 L ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9519840 **Pris: 745,-**

HUBB 91 til 90 cm bred ovn

M.-nr. 9520680 **Pris: 1.495,-**



Gourmet-bageplade med huller HBBL 71

Til sprøde kager, boller, pommes frites, småkager og pizza med sprød skorpe.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til ovne med 76 L ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9520620 **Pris: 745,-**




ORIGINALE BAGE- OG STEGERISTE FRA MIELE

Miele-ovne og dampovne leveres med en bage- og stegerist. Hvis du bager og steger på flere ribber på samme tid, kan du få ekstra riste til din ovn.

Miele-riste kan bruges som underlag til bageforme, men er også ideelle, når du skal steger eller grille pølser og kød.

De passer perfekt sammen med Miele-bradepander, så fedt kan opsamles.




Bage- og stegerist med PerfectClean HBBR 71

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele-bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Særlig nem rengøring
- Til ovne med 76 L ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9524950

Pris: 595,-




Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 72

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele-bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem, automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 76 L ovnrum

M.-nr. 9520640

Pris: 795,-



Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 92

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele-bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 90 L ovnrum

M.-nr. 9520700

Pris: 1.445,-



Pizza-/tærteform HBF 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter.

- Non-stick-overflade, særlig skærefast takket være PerfectClean
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 9520720

Pris: 495,-



Pizza-/tærteform med huller HBFP 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter med Klimaprogram.

- Ideel til bagning af rundstykker, briocher, croissants, pizzaer og tærter
- Optimal dampfordeling ved Klimaprogram via huller
- Non-stick-overflade, særlig skærefast takket være PerfectClean
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 10116800

Pris: 495,-



Pizza-/tærteform med huller & og bage-stegerist med PyroFit

ORIGINALE GRILL- OG STEGE- INDSATSER FRA MIELE

Mieles grill- og stegeindsats placeres helt enkelt oven på bradepanden, når du skal grille eller stege. Den er ideel til at opsamle kødsaft. Grill- og stegeindsatsen forhindrer til gengæld, at kødsaften brænder på. Saften kan bruges til at tilberede lækker sauce. Miele-grill- og stegeindsats beskytter også din ovn mod fedtstænk, hvilket gør rengøringen af ovnen meget nemmere.

FlexiClip-udtræk

Udtræk gør det muligt at tage bageplader, bage- og stegeriste og Gourmet-fade ud af ovnen, uden at de tipper. Så kan du dyppe eller vende en steg uden for den varme ovn, så du ikke risikerer at brænde dig.

Du kan også nemt anbringe bradepander, bageplader, riste og Gourmet-fade direkte på FlexiClip-udtræk på forskellige ribber. Der kan indsættes op til 3 sæt FlexiClip-udtræk i ovnen på samme tid (=3 ribber).



Grill- og stegeindsats HGBB 71 / HGBB 91

Ideel, når du skal stege og grille.

- Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 bradepande
- Rillerne i pladen gør, at pizzaen altid får en dejlig sprød bund
- Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauce
- Beskytter og reducerer fedtstænk

HGBB 71 til ovne med 76 L ovnrør samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520630

Pris: 745,-

HGBB 91 til ovne med 90 L ovnrør

M.-nr. 9520690

Pris: 1.495,-

FLEXICLIP-UDTRÆK

	H 2xxx H 71xx H 72xx	H 73xx H 74xx H 75xx H 76xxx H 786x	H 7890 BP	DGC 7xxx XL / XXL
<p>HFC 70-C M.nr. 10581490 Pris: 1.045,- kr.</p> 	•			
<p>HFC 71 PerfectClean M.-nr. 9520660 Pris: 1.395,- kr.</p>  	•			•
<p>HFC 72 PyroFit M.-nr. 9520670 Pris: 1.595,- kr.</p>  		•		
<p>HFC 92 PyroFit M.-nr. 9520710 Pris: 1.795,- kr.</p>  				•



**Gourmet-fad til induktion
HUB 5001-M**

Maks. kapacitet ca. 5 kg

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-overflade
- Kan bruges i ovne og på nogle kogeplader (undtagen gas)
- Låg købes separat, HBD 60-22

Passer til ovne med 76 L ovnrums samt DGC XL/

XXL

M.-nr. 10314270

Pris: 1.995,-



**Gourmet-fad til induktion
HUB 5001-XL**

Maks. kapacitet ca. 8 kg

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt.
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-ovefflade
- Kan bruges i ovne
- Låg købes separat, HBD 60-35

Passer til ovne med 76 L ovnrums samt DGC XL/

XXL

M.-nr. 10314310

Pris: 2.545,-



Låg til Gourmet-fad HBD 60-22

Til Gourmet-fad HUB 61-22, 62-22, 5000 M og 5001 M.

- Leveres ikke med Gourmet-fad
- Fremstillet af førsteklases rustfrit stål
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill

M.-nr. 5136950

Pris: 945,-



Låg til Gourmet-fad HBD 60-35

Til HUB 61-35 og HUB 5000 XL Gourmet-fade.

- Leveres ikke med Gourmet-fad.
- Fremstillet af førsteklases rustfrit stål.
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill.

M.-nr. 5136960

Pris: 1.045,-



Afdækningsliste HKL 60

Panel til at skjule kanter på køkkenelementer imellem Miele-produkter når de er installeret i lodret kombination. Kan bruges til GEN7000.

M.-nr. 7114780 Rustfrit stål

Pris: 295,-

M.-nr. 5165170 Obsidiansort

Pris: 395,-

M.-nr. 10410570 Grafitgrå

Pris: 445,-



Afdækningsliste til Gourmet-varmeskuffer ESWKL 60 TFSW

Sort afdækningsliste til at skjule smal stålkant på Miele's Gourmet-varmeskuffe ved montering under ovn.

Kan bruges til GEN7000.

- Kun til ESW 7xxx

M.-nr. 11179710

Pris: 495,-



Montageplade ENB 1060

Montageplade til optimal afstand mellem Miele-indbygningsprodukter. Bruges mellem 2 ovne (ovenpå hinanden), hvis der ikke er skabshylde imellem. Kan bruges til GEN7000.

- Inkl. skruer og skabelon

M.-nr. 10810730

Pris: 645,-



Gourmet-fad til induktion



Dampovnsfad uden huller DGG 20

Til tilberedning af retter i sauce, fons, vand (fx ris og pasta)

- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
- Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8246340 **Pris: 295,-**



Dampovnsfad med huller DGGL 20

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m.

- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
- Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8285410 **Pris: 345,-**



Dampovnsfad med huller DGGL 12

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m.

- Kapacitet: 5,4 l, nominal kapacitet: 3,3 l
- Udvendige mål HxBxD: 40x448x386 mm

M.-nr. 8249430 **Pris: 495,-**



TILBEHØR TIL DAMPOVNE OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER



**Dampovnsfad uden huller
DGG 50 - 40**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominel kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168200

Pris: 195,-



**Dampovnsfad med huller
DGGL 50 - 40**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominel kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168190

Pris: 345,-



**Dampovnsfad uden huller
DGG 50 - 80**

- Kapacitet: 4,1 liter, nominel kapacitet: 3,5 liter
- BxDxH: 375x197x80 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168230

Pris: 295,-



**Dampovnsfad med huller
DGGL 100 - 40**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominel kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170300

Pris: 445,-



**Dampovnsfad uden huller
DGG 100 - 40**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominel kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170290

Pris: 345,-



TILBEHØR TIL KOGEPLADER

miele.dk – Læs mere om Miele-tilbehør



Fugekit til kogeplader

Fugekit til kogeplader, sort.

- Inkl. fugepinde
- M.-nr. 99000394

Pris: 395,-



Gourmet-grillplade

- Transformer din Miele-PowerFlex-induktionszone til en førsteklasses grill
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Optimal varmefordeling
- Fedtfattig madlavning og nem rengøring takket være den specielle non stick-overflade
- Fire små silikonepuder under grillpladen sikrer, at grillpladen står fast på kogepladen
- M.-nr. 10009310

Pris: 1.795,-



Teppanyaki-stegeplade KMTY

Muliggør en unik madlavningsoplevelse på Miele-induktionskogeplader.

- Med FixPosition - fire silikonemærker sikrer stabil anbringelse
- Til tilberedning af sunde og lette retter
- Ensartet stegning takket være premium stegeplade
- Optimal til kogeplader med PowerFlex og full surface-induktion
- Ikke egnet til gas- og glaskeramiske kogeplader
- M.-nr. 11555900

Pris: 3.095,-

TILBEHØR TIL VAKUUMFORSEGLERSKUFFER



Vakuumpose (small) VB 1828

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinerung og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

Pris: 295,-



Vakuumpose (large) VB 2435


Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinerung og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630

Pris: 395,-



FullSurface Induction



Miele-kaffebønner Black Edition - One for all

- Den ideelle all-rounder kaffebønne til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
 - Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
 - Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-esspressomaskiner
 - Blød og cremet aroma med en subtil syrlighed og diskrete frugtagtige toner
 - Fyldig og afbalanceret intensitet
 - Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
 - Indhold: 4 x 250 g hele bønner
- M.-nr. 11030080 **Pris: 245,-**



Miele-kaffebønner Black Edition - Espresso

- Ideel til espresso
 - Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede Arabica-bønner fra Sydamerika (80 %) og Robusta-bønner fra Indien (20 %)
 - Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-esspressomaskiner
 - Blød, krydret aroma med toner af chokolade
 - Intens og kraftig smag
 - Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
 - Indhold: 4 x 250 g hele bønner
- M.-nr. 11029600 **Pris: 245,-**



Miele-kaffebønner Black Edition - Café crema

- Ideel til kaffespecialiteter med mælk
 - Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
 - Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-esspressomaskiner
 - Fyldig smag med diskret blomster- og frugtagtig karakter
 - Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
 - Indhold: 4 x 250 g hele bønner
- M.-nr. 11029350 **Pris: 245,-**



MB-CM-G Mælkebeholder glas

- Mælkebeholder af glas til cremet mælkeskum.
- Til alle Miele-fritstående espressomaskiner CM
 - Kapacitet 0,7 l.
- M.-nr. 11574240 **Pris: 545,-**



MB-CVA 7000 Mælkebeholder

- Mælkebeholder i glas til Miele-esspressomaskiner til indbygning.
- Passer til Miele-CVA 7000-serie.
- M.-nr. 11234120 **Pris: 895,-**



Miele-serveringskande

- Miele-serveringskande 1,0 l til Miele-espressomaskine CVA og CM med kandefunktion.
- Rustfrit, poleret stål i høj kvalitet
 - Brudsikker Toptherm vakuum-isoleret indsats
 - Direkte brygning uden omfyldning fra espressomaskinen til kanden
 - Nem rengøring med fuldt aftageligt låg
 - Komfortabelt aroma-skydelåg
- M.-nr. 10694310 **Pris: 945,-**



Mælkebeholder



⏏ ⏪ ⏩ ⏸


Miele
INDUCTION

III 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RECIRKULATION OG FRIT AFTRÆK TIL KMDA 7476 FR/FL OG KMDA 7634 FR/FL





DFKS-U: STANDARDSÆT TIL RECIRKULATION			
Antal	Type		M.-nr.
2	DFK-R1000	2A	M.-nr. 10811340
2	DFK-BV 90	1A	M.-nr. 10811410
1	DFK-BH 90	4A	M.-nr. 10811390
1	DFK-V	3A	M.-nr. 10811360
1	DFK-L		M.-nr. 11051270
1	DFK-DB		M.-nr. 10820390
1	DUU-1000-2		M.-nr. 11207310
SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11250350 Pris 4.895,-			

DFKS-A-1: STANDARDSÆT TIL FRIT AFTRÆK			
Antal	Type		M.-nr.
1	DFK-R1000	2B 2C	M.-nr. 10811340
1	DFK-BV 90	1B 1C	M.-nr. 10811410
1	DFK-BH 90	3C	M.-nr. 10811390
1	DFK-A	5C	M.-nr. 10811430
1	DFK-AK 90	4B	M.-nr. 11590720
1	DFK-DB		M.-nr. 10820390
1	DMK 150-1	3B 4C	M.-nr. 11258630
SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11737480 Pris 3.495,-			




RECIRKULATION TIL KMDA 7272 FR/FL-U OG KMDA 7473 FR/FL-U

DFKS-UR: STANDARDSÆT RECIRKULATION

Antal	Type		Antal	Type	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C	1	DFK-L	
1	DFK-AK 90	1A 1B 1C	1	DFK-V	5A 4B 5C 
1	DFK-BH 90	4A 4B	1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3A 3B 3C	1	DUU 1500	6A 6B 5C 

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226890

Pris 3.195,-






RECIRKULATION MED PLUG&PLAY-INSTALLATION

Standardkøkkenelementer

Luftføring inde i kabinettet

Udskæring til Plug&Play-adapter



Ved Plug&Play-installation føres filterret luft tilbage til rummet uden ekstra kanal- og sokkelboks. En adapter forbinder Afræksforbindelsen med et rundt tværsnit med bagsiden af køkkenelementet, så luften returneres til rummet gennem et mellemrum mellem køkkenelementet, køkkenvæggen og soklen. Det aktive kulfilter er, ligesom fedtfilteret, placeret i den øverste del af enheden, og kan nemt tages af og udskiftes.

**DSM 408 Control modul**

Til Miele DAS 4x20, DAS 4x30,
DAS 4x40 og DAS 8x30
M.-nr. 11839890

Pris: 995,-**Monteringsliste CSZL 7000**

Til samling af flere SmartLine-elementer
i en udskæring

- Ved montering af flere elementer direkte ved siden af hinanden
- Inklusive klemfjedre til fastgørelse af CSDA 7001 FL i udskæringen

M.-nr. 10690630

Pris: 475,-**FlameGuard CSFG 7000**

Til montering af flere SmartLine-gaselementer med
centreret bordemfang

- Forhindrer indsgugning af gasflamme i bordemfang

M.-nr. 10790580

Pris: 1.415,-**Wi-fi-kommunikationsmodul
XKM 3100 W**

Wi-fi-modul til kommunikation mellem
mobilenheder og Miele-produkt
M.-nr. 10441480

Pris: 895,-**Wi-fi-kommunikationsmodul
XKS 3100 W**

Wi-fi-modul til kommunikation mellem
mobilenheder og Miele-produkt
Til køle-/fryseskabe i K 20.000-serien
M.-nr. 10569090


Pris: 715,-**Wi-fi-kommunikationsmodul
XKS 3130 W**

Wi-fi-modul til kommunikation mellem
mobilenheder og Miele-produkt
Til køle-/fryseskabe i 30.000-serien
M.-nr. 10810750


Pris: 715,-

EMHÆTTE OG SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2	VARIANT 3
MODEL	Variant	RAL powder coating (af emhætte og skorsten)	Smigskæring og/eller hul i siden (sideforbindelse)	Forlængelse til maks. længde. Aftræk: 1325 mm Recirkulation: 1455 mm	Forlængelse til maks. længde. Aftræk: 1645 mm Recirkulation: 1775 mm	Afkortning til min. Aftræk: 600 mm Recirkulation: Ikke muligt
PUR 68W M. nr. 10353040	D SOAF 230/50 TLK	2.745,- kr.	3.725,- kr.	2.425,- kr.	2.825,- kr.	1.775,- kr.
PUR 98W M. nr. 10353050	D SOAF 230/50 TLK	2.745,- kr.	3.725,- kr.	2.425,- kr.	2.825,- kr.	1.775,- kr.
DA 5798W, Next Step M. nr. 10755860	D SOAF 230/50 TLK	2.745,- kr.	3.725,- kr.	2.425,- kr.	2.825,- kr.	1.775,- kr.
DA 4298W, Puristic Plus M. nr. 10767210	D SOAF 230/50 TLK	2.745,- kr.	3.725,- kr.	2.425,- kr.	2.825,- kr.	1.775,- kr.
DA 6698W, hvid Puristic Edition 6000 M. nr. 10755720	D BRWS SOAF 230/50 TLK	–	5.325,- kr.	4.025,- kr.	4.425,- kr.	3.385,- kr.
DA 6698W, stål Puristic Edition 6000 M. nr. 10755770	D EDST SOAF 230/50 TLK	–	3.725,- kr.	2.425,- kr.	2.825,- kr.	1.775,- kr.
DA 6698W, sort Puristic Edition 6000 M. nr. 10755750	D OBSW SOAF 230/50 TLK	–	5.325,- kr.	4.025,- kr.	4.425,- kr.	3.385,- kr.

KUN SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2
TILBEHØR	Kombination med	RAL powder coating (kun skorsten - grafitgrå / obsidiansort)	Smigskæring og/eller hul i siden (sideforbindelse)	Forlængelse til maks. længde Aftræk: 955 mm	Forlængelse til maks. længde Aftræk: 1250 mm
Skorsten, DADC 6000 (stål) M. nr. 4941110	DA 6798 W Shape /DA 64x8 W Pure / DA 60x6 W Wing	–	3.875,- kr.	2.575,- kr.	2.975,- kr.
Skorsten, DADC 6000 Pure M. nr. 4941110	DA 64x8 W Pure	1.625,- kr.	5.475,- kr.	4.185,- kr.	4.585,- kr.
Skorsten, DADC 6000 (hvid) M. nr. 4941110	DA 60x6 W Wing	–	5.475,- kr.	4.185,- kr.	4.585,- kr.



Varianter
- emhætte
og skorsten



Varianter
- kun skorsten

Alle vægemhætter og specialfremstillede produkter, der ikke er angivet her, tilbydes ikke.

EMHÆTTE OG SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2	VARIANT 3
MODEL	Variant	RAL powder coating (af emhætte og skorsten)	Hul i siden (sideforbindelse)*	Forlængelse til maks. længde. Aftræk: 1290 mm Recirkulation: 1360 mm	Forlængelse til maks. længde. Aftræk: 1590 mm Recirkulation: 1660 mm	Afkortning til min. Aftræk: 600 mm Recirkulation: Ikke muligt
PUR 98 D M. nr. 10353060	D SOAF 230/50 TLK	3.125,- kr.	7.795,- kr.	6.275,- kr.	6.845,- kr.	5.075,- kr.
DA 4208D, Puristic Plus M. nr. 10767310	D SOAF 230/50 TLK	3.125,- kr.	7.795,- kr.	6.275,- kr.	6.845,- kr.	5.075,- kr.
DA 6698D, hvid Puristic Edition 6000 M. nr. 10755820	D BRWS SOAF 230/50 TLK	–	9.485,- kr.	7.875,- kr.	8.525,- kr.	6.745,- kr.
DA 6698D, stål Puristic Edition 6000 M. nr. 10755850	D EDST SOAF 230/50 TLK	–	7.795,- kr.	6.275,- kr.	6.845,- kr.	5.075,- kr.
DA 6698D, sort Puristic Edition 6000 M. nr. 10755840	D OBSW SOAF 230/50 TLK	–	9.485,- kr.	7.875,- kr.	8.525,- kr.	6.745,- kr.


* Smigskæring ikke mulig

FØLGENDE MODELLER FÅS SOM STANDARD SKRÆDDERSYDEDE PRODUKTER MED FORLÆNGET WIRE

MODEL	Variant	Pris
DA 7078D** M. nr. 11361930	D BRWS SOAF 230/50 TLK	På forespørgsel
DA 7378D** M. nr. 11361920	D BRWS SOAF 230/50 TLK	På forespørgsel

** maks. 1,5 m lang wire

Alle frithængende emhætter og specialfremstillede produkter, der ikke er angivet her, tilbydes ikke.



Varianter

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
DA 1260	Medfølger	DKF 18-P M.-nr. 11762600 Pris: 645,-	–	–	–
PUR 68 W PUR 98 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 465,-	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 645,-	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.795,-	–	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DAW 1620 DAW 1920	Kræver DFKS 36-P til recirkulation M.-nr. 12061460	DKF 36-P M.-nr. 12041230	–	–	–
DA 6066 W DA 6086 W DA 6096 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-P M.-nr. 11762650 Pris: 645,-	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.795,-	–	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.-nr. 9947450 Pris: 1.425,- Skorsten, DADC 6000 hvid M.-nr. 10331460 Pris: 1.675,-
DA 5798 W DA 4298 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 465,-	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 645,-	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.795,-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 6.195,-* ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 5.325,-*	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 6488 W DA 6498 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-P M.-nr. 11762650 Pris: 645,-	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.795,-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 6.195,- ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 5.325,-	Skorsten DADC 6000 specialfremstilles i grafitgrå eller obsidiansort, bestilles via formular på miele.dk
DAS 2620	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 965,-	DKF 31-P M.-nr. 11793450 Pris: 645,-	DKF 31-R M.-nr. 11793470 Pris: 3.445,-	–	DML 2000 M.-nr. 11839970 Pris: 395,-
DAS 2920	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 965,-	DKF 31-P M.-nr. 11793450 Pris: 645,-	DKF 31-R M.-nr. 11793470 Pris: 3.445,-	–	DML 2000 M.-nr. 11839970 Pris: 395,-
DAS 4620 DAS 4920 DAS 4630 DAS 4930 DAS 4640 DAS 4940 DAS 8630 DAS 8930	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 965,-	DKF 31-P M.-nr. 11793450 Pris: 645,-	DKF 31-R M.-nr. 11793470 Pris: 3.445,-	–	DML 2000 M.-nr. 11839970 Pris: 395,- DSM 408 M.-nr. 11839890 Pris: 995,-
DAD 4840 Black Levantar	DUU 600 M.-nr. 11841340 Pris: 1.795,-	–	–	–	–
DAD 4940 Black Levantar	DUU 600 M.-nr. 11841340 Pris: 1.795,-	–	–	–	–


*Kun DA 4298 W

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
DA 7198 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 11–P M.–nr. 11762530 Pris: 645,-	DKF 11–R M.–nr. 10787630 Pris: 1.795,-	–	Skorsten, DADC 7000 grafitgrå M.–nr. 10768490 Pris: 1.695,- Skorsten, DADC 7000 obsidiansort M.–nr. 10768440 Pris: 1.695,-
DA 6798 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25–P M.–nr. 11762650 Pris: 645,-	DKF 25–R M.–nr. 10271470 Pris: 1.795,-	–	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.–nr. 9947450 Pris: 1.425,-
DA 6698 W	DUW 20 M.–nr. 6264790 Pris: 465,-	DKF 12–P M.–nr. 11762580 Pris: 645,-	DKF 12–R M.–nr. 10271450 Pris: 1.795,-	–	Standardskorsten medfølger
DA 2558 DA 2578	DUU 150 M.–nr. 5696270 Pris: 445,- DUU 151 M.–nr. 7294230 Pris: 965,-	DKF 15–P M.–nr. 11762550 Pris: 995,-	–	AWG 102, ydervæg M.–nr. 5680680 Pris: 6.195,- ABLG 202, indendørs M.–nr. 6081850 Pris: 5.325,-	–
DA 2360 DA 2390 DA 2668 DA 2698	DUU 150 M.–nr. 5696270 Pris: 445,- DUU 151 M.–nr. 7294230 Pris: 965,-	DKF 19–P M.–nr. 11762560 Pris: 645,-	–	AWG 102, ydervæg M.–nr. 5680680 Pris: 6.195,-* ABLG 202, indendørs M.–nr. 6081850 Pris: 5.325,-*	–
DA 2808	DUU 2900 M.–nr. 9242390 Pris: 4.125,- Alternativt DUU 1000-2 M.–nr. 11207310 Pris: 3.195,-	DKF 20–P M.–nr. 11762610 Pris: 995,-	–	AWG 102, ydervæg M.–nr. 5680680 Pris: 6.195,- ABLG 202, indendørs M.–nr. 6081850 Pris: 5.325,-	–
PUR 98 D	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.–nr. 9561760 Pris: 725,-	DKF 12–P M.–nr. 11762580 Pris: 645,-	DKF 12–R M.–nr. 10271450 Pris: 1.795,-	–	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 4208 D DA 4208 VD DA 6698 D	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.–nr. 9561760 Pris: 725,-	DKF 12–P M.–nr. 11762580 Pris: 645,-	DKF 12–R M.–nr. 10271450 Pris: 1.795,-	AWG 102, ydervæg M.–nr. 5680680 Pris: 6.195,-* ABLG 202, indendørs M.–nr. 6081850 Pris: 5.325,-*	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger

*Kun DA 2698 og DA 4208 D

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
DA 7078 D	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	–	DKF 27–R M.-nr. 11160970 Pris: 2.695,-	–	–
DA 7378 D	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	–	DKF 28–R M.-nr. 11347530 Pris: 1.795,-	–	Affugtningsfilter, DAEF 28 M.-nr. 11348050 Pris: 1.395,-
DA 9091	–	DKF 29 M.-nr. 11292130 Pris: 695,-	DKF 29-R M.-nr. 11295570 Pris: 1.795,-	–	Skorsten, DADC 9000 M.-nr. 11279060 Pris: 1.395,-
DA 9298 W Screen	–	DKF 29 M.-nr. 11292130 Pris: 695,-	DKF 29-R M.-nr. 11295570 Pris: 1.795,-	–	Skorsten, DADC 9000 M.-nr. 11279060 Pris: 1.395,-






Lugtfiler med aktivt kul DKF 11-P

Til Miele-DA 7198 Triple recirkulationsemhætter.
• Indhold: 1 filter
M.-nr. 11762530

Pris: 645,-



Lugtfiler med aktivt kul DKF 12-P

Til Miele-recirkulationsemhætter.
• Indhold: 1 filter
• Til Miele-PUR 68 W, PUR 98 W
+ D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
M.-nr. 11762580


Pris: 645,-



Lugtfiler med aktivt kul DKF 13-P

Til Miele-DA 3366 recirkulationsemhætte.
• Indhold: 1 filter
M.-nr. 11762540

Pris: 645,-



Lugtfiler med aktivt kul DKF 15-P

Til Miele-DA 25x8 recirkulationsemhætter.
• Indhold: 2 filtre
M.-nr. 11762550


Pris: 995,-



Lugtfiler med aktivt kul DKF 18-P

Til Miele-DA 1260 recirkulationsemhætte.
M.-nr. 11762600

Pris: 645,-



Lugtfiler med aktivt kul DKF 19-P

Til Miele-DA 23XX og DA 26XX r
ecirkulationsemhætter.
• Indhold: 2 filtre
M.-nr. 11762560


Pris: 645,-



Lugtfiler med aktivt kul DKF 20-P

Til Miele-DA 2808
• Indhold: 2 filtre (2 x DKF 18-1)
M.-nr. 11762610


Pris: 995,-



Lugtfiler med aktivt kul DKF 25-P

Til Miele-DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W
og
• Indhold: 1 filter
M.-nr. 11762650


Pris: 645,-



Lugtfiler med aktivt kul DKF 29

Til Miele-DA 9090 W
• Indhold: 1 filter
M.-nr. 11292130


Pris: 695,-



Lugtfiler med aktivt kul DKFS 31-P Startset

Til Miele-DAS 2x20, DAS 4x20
og DAS 4x30
• Indhold: 2 filtre
M.-nr. 11793530


Pris: 745,-



Lugtfiler med aktivt kul DKF 31-P

Til Miele-DAS 2x20, DAS 4x20,
DAS 4x30, DAS 4x40 og DAS 8x30
• Indhold: 2 filtre
M.-nr. 11793450


Pris: 645,-



Lugtfiler med aktivt kul DKF 30-P

Til Miele-DAD 4x40
• Indhold: 2 filtre
M.-nr. 11662790

Pris: 995,-




**Sensitiv AirClean Filter
DKF 29-S**

Til DA 9091 W / DA 9298 W

- Indhold: 1 filter
- M.-nr. 12069710

Pris: 795,-



**Sensitiv AirClean Filter
DKF 31-S**

Sensitive AirClean-filter med aktivt kulfilter til Miele's emhætter til recirkulation DAS 4x40, DAS 8x30 og etter DKFS 31-P for DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30

- Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Med partikelfilt
- Reducerer fint støv PM 2,5 med 50 %
- Nemmere og hurtigere udskiftning af filter
- M.-nr. 12378290

Pris: 645,-



**Sensitiv AirClean Filter
DKF 31-S Start sæt**

Sensitive AirClean-filter med aktivt kulfilter til Miele's emhætter til recirkulation DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30.

- Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Med partikelfilt
- Reducerer fint støv PM 2,5 med 50 %
- Nemmere og hurtigere udskiftning af filter
- M.-nr. 12476070

Pris: 795,-




**Sensitiv AirClean filter
DKF 35-S**

Til Miele KMDA 7272 og KMDA 7473

- Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Med partikelfilt
- Reducerer fint støv PM 2,5 med 50 %
- Nemmere og hurtigere udskiftning af filter
- M.-nr. 12187430

Pris: 795,-



**DVS 150
Tilbehørssæt**

Forlængersæt til KMDA 7272 xx-U/ KMDA 7473 xx-U.

Til Plug&Play-drift af KMDA ved for dybe skabe.

- Forbindelse mellem blæserstuds og skabets bagvæg
- Til 60 cm dybe underskabe
- Variabel længde
- Inklusive aftræksstuds, slange og spændebånd
- M.-nr. 12167200

Pris: 345,-




**Lugtfiler med aktivt kul
DKFS 36-P Start sæt**

Til DAW 1620 og DAW 1920

- Indhold: 1 filter
- M.-nr. 1206146

Pris: 1.395,-




**AirClean filter
DKF 35-P**

Til Miele KMDA 7272 og KMDA 7473

- Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet
- Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale
- Nemmere og hurtigere udskiftning af filter
- M.-nr. 12041230

Pris: 695,-



**Lugtfiler med aktivt kul
DKF 36-P**

Til DAW 1620 og DAW 1920

- Indhold: 1 filter
- M.-nr. 12041230

Pris: 695,-




10-lags fedtfilter i rustfrit stål



DA 9298 W






**Longlife AirClean-luftfilter
DKF 11-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele-DA 7198 W til recirkulation
 - Indeholder 1 filter
- M.-nr. 10787630 **Pris: 1.795,-**



**Longlife AirClean-luftfilter
DKF 12-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele-PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
 - Indeholder 1 filter
- M.-nr. 10271450 **Pris: 1.795,-**



**Longlife AirClean-luftfilter
DKF 25-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele-DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, DA 6798 W Shape og DA 6998 W Pearl
 - Indeholder 1 filter
- M.-nr. 10271470 **Pris: 1.795,-**



**Longlife AirClean-luftfilter
DKF 30-R**

- Longlife AirClean-luftfilter DKF 30-R
Til Miele-DAD 4x40
- Indhold: 2 filtre
- M.-nr. 11662830 **Pris: 2.695,-**



**Longlife AirClean-luftfilter
DKFS 31-R Start sæt**


- Til Miele-DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30
- Indhold: 2 filtre
- M.-nr. 11793540 **Pris: 3.595,-**



**Longlife AirClean-luftfilter
DKF 31-R**

- Til Miele-DAS 2x20, DAS 4x20, DAS 4x30, DAS 4x40 og DAS 8x30
- Indhold: 2 filtre
- M.-nr. 11793470 **Pris: 3.445,-**






**Longlife AirClean-lugfilter
DKF 27-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele-DA 7078 D
- Indeholder 6 filtre

M.-nr. 11160970

Pris: 2.695,-



**Longlife AirClean-lugfilter
DKF 28-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele-DA 7378 D Aura 4.0
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 11347530

Pris: 1.795,-




**Longlife AirClean-lugfilter
DKF 29-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele-DA 9090 W
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 1129557

Pris: 1.795,-



**Longlife AirClean-lugfilter
DKF 1000-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele-KMDA og CSDA 7001 FL
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 1042704

Pris: 1.795,-



**Affugtningsfiler
DAEF 28**

- Opsamler fugt i køkkenet
- Kan efterfølgende tilføre fugt tilbage i rummet, såfremt luftfugtigheden falder under anbefalet niveau
- For optimalt indeklima
- 3 års levetid
- Til Miele-DA 7378 D Aura 4.0
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 11348050

Pris: 1.395,-



**Ekstern motor til væg
AWG 102**

- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
- Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
- Udblæsningseffekt: 580 m³/t

M.-nr. 5680680

Pris: 6.195,-



**Motorenhed
ABLG 202**

- Ekstern motor, ingen begrænsninger for montering
- Montering af motor i et andet rum
- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
- Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
- Udblæsningseffekt: 600 m³/t
- HxBxD: 245 x 340 x 395 mm

M.-nr. 6081850

Pris: 5.325,-




**Lyddæmper
DASD 150**

- Reducerer luftstrøm og motorstøj.
- Ekstra komponent som reducerer støjen fra emhætter
- Støjreduktion med op til 4,5 db(A) re 1 pW

M.-nr. 8269360

Pris: 965,-



DADC 6000

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad

- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
- Skorstensbredde 340 mm
- Skorstensdybde 270 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 9947450 CleanSteel

Pris: 1.425,-

M.-nr. 10331460 Brillanthvid


Pris: 1.675,-

M.-nr. 11900270 Obsidiansort

Pris: 1.675,-

M.-nr. 11900540 Grafitgrå

Pris: 1.675,-



DADC 7000

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad

- Til DA 7198 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
- Skorstensbredde 340 mm
- Skorstensdybde 285 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 10768440 Obsidiansort

Pris: 1.695,-

M.-nr. 10768490 Grafitgrå

Pris: 1.695,-




DADC 9000

Skorsten i rustfrit stål til luftudledning opad

- Til DA 9090 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 380-740 mm
- Skorstensbredde 290 mm
- Skorstensdybde 170 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 11279060

Pris: 1.295,-



Drop-down-ramme DAR 3000

Drop-down-ramme til montering af

DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880

Pris: 1.895,-



Murkasse DMK 150-1

Kan anvendes til ventilation

- Murkasse (Ø 150 mm) til ventilation til emhætter
- Varmeisolerende tilbageslagsklap - der kan ikke trænge kold luft ind
- Energi – Blower Door-testet, egnet til energisparehuse

M.-nr. 1125863

Pris: 2.145,-



Murkasse fladkanal DFK-M

Kan anvendes til ventilation

- Med tilbageslagsklap

M.-nr. 9900479

Pris: 1.295,-



Ombygning til recirkulation DUU 150 til DA3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatsenhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Indeholder udblæsningsrist i plast og 2 spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 5696270

Pris: 445,-




Ombygning til recirkulation DUW 20 til alle vægemhætter ekskl. DAR 12x5

Til ombygning af vægemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 6264790

Pris: 465,-



Ombygning til recirkulation DUI 32 til frithængende emhætter

Til ombygning af frithængende emhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 9561760

Pris: 725,-



**Ombygning til recirkulation
DUU 151 til DA 3XXX/2XXX**

Til ombygning af udtræks- og indsatsenhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i rustfrit stål og spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 7294230 **Pris: 965,-**



**Ombygning til recirkulation
DUU 2900 til loftintegrede emhætter**

Til ombygning af DA 2808 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftudstrømning ved recirkulation
- Reduktion af gennemstrømningsstøjen
- Inkl. 2 aktive kulfiltere

M.-nr. 9242390 **Pris: 4.125,-**



**Ombygning til recirkulation
DUU 1000-2 til bordemfang**

Til ombygning af CSDA 7001 og KMDA fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Tilslutningsstuds til Miele-fladkanaler til højre, venstre og/eller bagud, inkl. 2 studse
- Kombination af flere DUU 1000-2 mulig
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-lugfilter med aktivt kul
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj

M.-nr. 11207310 **Pris: 3.195,-**



**DUU 600 recirkulationsboks
ekskl. Lugtfilter**

Til Miele-DAD 4x40. Boksen er velegnet til sokkelhøjder på mindst 10 cm og kan tilsluttes fladkanal (222 x 89 mm)

M.-nr. 11841340 **Pris: 1.795,-**



DAAG 100 med sorte ribber

Til KMDA 7272 og KMDA 7473

- Til indsættelse i åbningen af emhætten
- Nem rengøring i opvaskemaskinen

M.-nr. 12228470 **Pris: 695,-**



**DAAG 200 med ribber
af rustfrit stål**

Til KMDA 7272 og KMDA 7473

- Til indsættelse i åbningen af emhætten
- Nem rengøring i opvaskemaskinen

M.-nr. 12228500 **Pris: 695,-**



**Afdækningsgitter til
DUU 1000-2, DUU-AD**

Til afdækning af evt. hul imellem sokkel og DUU 1000-2.

- Den ene langside er forhøjet med 6 mm
- I rustfrit stål, magnetisk montering

M.-nr. 10921880 **Pris: 525,-**



**Reduktionsadapter 150/125 mm
DRS 150**

Reduktionsadapter

- Til reducere af aftræksrørets diameter
- I overensstemmelse med brandbeskyttelsesreglerne

M.-nr. 9591510 **Pris: 195,-**



Ventilationskanal i aluminium

Fleksibel ventilationskanal i aluminium

- Med gode luftstrømningsegenskaber
- 1,25 m langt, kan udvides til 5 m
- DAS 125: Ø125 mm
- DAS 150: Ø150 mm

M.-nr. DAS 125 4623220 **Pris: 895,-**
M.-nr. DAS 150 4623230 **Pris: 995,-**



Forbindelsesstykke DASDV 150

Til forbindelse mellem lydæmper og ventilationskanal eller mellem to lydæmpere

DASD 150
M.-nr. 9583750 **Pris: 295,-**



Kondensspærre

Forhindrer kondens i at strømme tilbage

- DKS 125: Ø125 mm
- DKS 150: Ø150 mm

M.-nr. DKS 125 3915282 **Pris: 695,-**
M.-nr. DKS 150 3915292 **Pris: 995,-**




DML 2000

Til Miele-DAS 2x20 og DAS 4x20

DML 2000 gør det muligt at montere en køkkenfront foran emhættepanelet, så enheden ikke længere er synlig.

M.-nr. 11839970 **Pris: 395,-**

TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE



Flaskehylde KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 30.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 30060 PF til køleskabe med PerfectFresh


M.-nr. 9552700

Pris: 425,-

KFR 30060 til køleskabe uden PerfectFresh

M.-nr. 9552690

Pris: 425,-




Flaskehylde KFR 4000

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Plads til 9 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal
- Av krombelagt metall

M.-nr. 12030560

Pris: 969,-



Flaskehylde KFR 20060 PF/KFR 20060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 20.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 20060 PF til køleskabe med PerfectFresh


M.-nr. 10363580

Pris: 425,-

KFR 20060 til køleskabe uden PerfectFresh

M.-nr. 10363600

Pris: 425,-



Flaskehylde KFR 7000

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til K 7000-serien.
- Kan anbringes i forskellige højder.
- I forkromet metal.

M.-nr. 11775120

Pris: 545,-



Lugtabsoberende Active AirClean-filter KKF-RF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Indhold: 2 lugtfilter
- Til udskiftning af filtre i plastikkabiner
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280

Pris: 475,-



Eftermonteringskit til Active AirClean-filter KKF-FF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Innovativ kombination af aktivt kul og chitosan
- Anbringes på bagkanten af glashylden
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned
- Der er kun to filtre, der skal udskiftes

M.-nr. 7236290

Pris: 545,-



Active AirClean Starter Set KKF-FS

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

Til K 7xxx/KF 7xxx/KFN 7xxx.

- Til optimal og lugtfri opbevaring af fødevarer
- Indhold: Liste/skinne og to filtre
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned

(M.-nr. 7236280)

M.-nr. 11882380

Pris: 475,-



TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE



Aktivt kulfilter til vinkøleskabe KKF-KWT

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070

Pris: 215,-



Side-by-side kit til vinkøleskabe KSK 6300

Side-by-side kit til vinkøleskabe.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9799630

Pris: 1.175,-



SoftClose Retrofit kit KSC30 KSC 30

SoftClose til blid og lydsvag lukning af døren

- Egnede til K 7000 indbygnings køleskabe samt egnet til K 30000 indbygnings køle-/fryseskabe og køleskabe

- Giver en blød og lydsvag lukning af døren
- Undgår klirrende flasker i døren

- Døren lukkes automatisk ved en vinkel på under 30°

M.-nr. 10744380

Pris: 858,-



SoftClose kit KSCB 70

SoftClose til blid og lydsvag lukning af døren

- Egnede til indbygnings køle-/fryseskabe K 7000
- Sæt bestående af to hængsler
- Til produkter med to døre kræves to KSCB 70
- Undgår klirrende flasker i døren

M.-nr. 11776470

Pris: 885,-



TRYGHED MED MIELE. 15 ÅRS RESERVEDELSGARANTI

Miele er et af verdens førende premium brands.

Immer Besser er vores brands DNA og dybt forankret i vores 125-års historie. Det definerer, hvordan vi vil fortsætte vores mission og konstant være garanteret for højeste kvalitet.

Vi bruger kun de bedste råmaterialer, lige som vores skrappe kvalitetskontrol sikrer, at vi altid leverer pålidelige og holdbare produkter med lang levetid.

Køber du et Miele-produkt, er du altid garanteret 15 års reservedelsgaranti. Det gælder også Miele-kogeplader, så du kan være tryk ved, at produktet altid kan repareres, og du undgår en evt. ombygning af bordplade mv.



0



Miele
INDUCTION



0 1 2 3 4 5 6 7

OPVASKEMASKINER

VERDENSNYHED!

Automatisk dosering med AutoDos og Integreret PowerDisk.

Miele-opvaskemaskiner og Miele PowerDisk med alt-i-1-opvaskepulver er nøjagtig udviklet og tilpasset til hinanden.

FREMRAGENDE RESULTATER*

PowerDisk-pulveret doseres optimalt til det valgte program – med den helt rigtige mængde og på det optimale tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere flere gange i løbet af programmet, og hvis det automatiske program er valgt, måler en sensor graden af snavs og doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste vaske- og tørreresultater!



EKSTRAORDINÆR FRIHED

*Slut med at fylde opvaskemiddel på maskinen ved hver opvask.
En PowerDisk holder til ca. 1 måneds forbrug**.*

Med Miele's PowerDisk er der altid opvaskemiddel på maskinen, og via Miele-App kan du nemt starte opvaskemaskinen fra afstand.

Oplev maksimal convenience med AutoStart: Indtast dine ønskede programmer og tidspunkter én gang i ugeplaneren – opvaskemaskinen starter fuldstændig automatisk, indtil du fjerner de valgte programmer fra listen igen.

Takket være ShopConn@ct skal du ikke længere huske at købe opvaskemiddel. Appen kan indstilles til, at den automatisk bestiller et ønsket antal PowerDisk hjem til dig, når opvaskemaskinen og appen registrerer, at du er ved at løbe tør for PowerDisk. Nemmere bliver det ikke.

*Du kan stadig altid vælge at bruge andre opvaskepulvere eller -tabs.

** En PowerDisk rækker til gennemsnitligt 20 opvaske med ECO-program.

OPVASKEMASKINER

PERFEKTE OG HURTIGE RESULTATER

Miele Brilliant GlasCare rengør dit glaservice forsigtigt og skånsomt – ingen glaspest, kalkrande el. lign. Selv dine sarte, fine vinglas kan du engøre i Miele opvaskemaskiner. Riedel anbefaler alene Miele opvaskemaskiner til rengøring af deres glas.

Programmet QuickPowerWash og Miele opvasketabs er præcist afstemt efter hinanden og udgør et unikt og uovervindeligt team, der giver enestående opvaske-resultater. På blot 58 minutter opnår du perfekte opvaske- og tørreresultater!

*Med Miele *AutoOpen-tørring bliver alt dit service – selv plastik – helt tørt. Når opvaskeprogrammet er slut, åbner døren på opvaskemaskinen automatisk. Bordpladen beskyttes mod fugt med den specielle luftføring.*

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

*Ønsker du et grebsfrit køkken? Med *Knock2Open, åbner lågen automatisk, når du banker på den, og takket være AutoClose hjælper en motorfunktion med at lukke opvaskemaskinens dør automatisk og forsigtigt. Komfortabelt og elegant. Oplev hurtig, intuitiv og moderne betjening af din opvaskemaskine med Miele eksklusive M Touch Vi-display.*




SKÅN MILJØET OG PENGEPUNGEN

Yderst energieffektiv – tilslut opvaskemaskinen til varmt vand, og spar op til 50 % strøm. EcoFeedback – forud for programstart vises en prognose for energiforbruget. EcoStart – din intelligente opvaskemaskine starter automatisk, når strømmen er billigst. Med SmartStart modtager opvaskemaskine. Helt ned til 6 L vand pr. opvaske – på trods af, at Miele opvaskemaskiner kun bruger rent, frisk vand til opvaske.

MIELE-APP

Betjen din opvaskemaskine fra afstand. I Miele App kan du vælge program, foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.



HYGIENISK RENT

I alle Miele-opvaskemaskiner fjernes mere end 99,9 % af al virus.






G 5110 U
 Underbyg, friskvandssystem, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
 M.-nr. Brillanthvid 12155800
Pris: 7.295,-




G 5110 SCU
 Underbyg, friskvandssystem, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
 M.-nr. Brillanthvid 12155810
Pris: 7.395,-
 M.-nr. CleanSteel 12155820
Pris: 8.495,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Kort, Ekspres, ExtraClean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurv, 2 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Ekspres, ExtraClean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurve, 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		



G 5132 SCU
 Underbyg, friskvandssystem, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
 M.-nr. Brillanthvid 12158740
Pris: 7.395,-
 M.-nr. CleanSteel 12158750
Pris: 8.495,-



G 5310 SCU
 Underbyg, friskvandssystem, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
 M.-nr. Brillanthvid 12158850
Pris: 9.195,-
 M.-nr. CleanSteel 12158860
Pris: 10.395,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udsat start, Ekspres, ExtraClean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB(C)	Ekstra	EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurve, 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlasCare
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Ekspres, ExtraClean, ExtraDry, Ekstra økonomisk
Energieffektivitetsklasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	44 dB(B)	Ekstra	EcoPower, Halv maskine
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Komfort, 3D MultiFlex-bakke, 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		




AutoOpen



G 5332 SCU

Underbyg, friskvandssystem, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
 M.-nr. Brillanthvid 12158910
Pris: 9.295,-
 M.-nr. CleanSteel 12158920
Pris: 10.495,-


Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	AutoOpen, SensorDry, BrilliantGlasCare
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort,Ekspres, ExtraClean, ExtraDry, Ekstra økonomisk
Energieffektivitetsklasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	44 dB(B)	Ekstra	EcoPower, Halv maskine
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort 3D-MultiFlex-bakke, Ekstra bestikkurv
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		



G 7210 SCU

Fritstående, friskvandssystem, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
 M.-nr. Brillanthvid 12426300
Pris: 11.295,-
 M.-nr. CleanSteel 12426310
Pris: 12.495,-


Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	AutoOpen-tørring, SensorDry, BrilliantGlasCare
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, Intensezone, Extra clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine, EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke 2 FlexCare-glasbeholder 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7133 SCU

Fritstående, friskvandssystem, lige panel, taster, 1-linje LCD display, AutoDos med PowerDisk
 M.-nr. Brillanthvid 12426130
Pris: 11.095,-
 M.-nr. CleanSteel 12426150
Pris: 12.295,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	AutoOpen-tørring, SensorDry, BrilliantGlasCare
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, Intensezone, Extra clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine, EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål 2 FlexCare-glasbeholder 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7138 SCU XXL

Fritstående, friskvandssystem, lige panel, taster, 1-linje LCD display, AutoDos med PowerDisk
 M.-nr. Brillanthvid 12426170
Pris: 11.595,-
 M.-nr. CleanSteel 12426180
Pris: 12.795,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	AutoOpen-tørring, SensorDry, BrilliantGlasCare
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	AutoDos, Ekspres, Intensezone, Extra clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine, EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke 2 FlexCare-glasholder 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



BrilliantGlasCare



G 7233 SCU

Fritstående friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 1-linje LCD display
 M.-nr. Brillanthvid 12426420
Pris: 11.495,-
 M.-nr. CleanSteel 12426430
Pris: 12.695,-

3D MultiFlex
 43 dB
 AutoOpen
 QuickPowerWash



G 7600 SCU

Fritstående, friskvandsystem, lige panel, taster, 1-linje LCD klar tekst, AutoDos med PowerDisk
 M.-nr. Brillanthvid 12426570
Pris: 13.195,-
 M.-nr. CleanSteel 12426580
Pris: 14.395,-

3D MultiFlex
 42 dB
 AutoDos
 QuickPowerWash
 MobileControl
 AutoOpen

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, AutoOpen-tørring, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspress, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine, EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare glasholder, 1 FlexCare-kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Ekspress, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine, EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7605 SCU XXL

Fritstående, friskvandsystem, lige panel, taster, 1-linje LCD klar tekst, AutoDos med PowerDisk
 M.-nr. Brillanthvid 12426630
Pris: 13.695,-
 M.-nr. CleanSteel 12426640
Pris: 14.895,-

3D MultiFlex
 42 dB
 AutoDos
 QuickPowerWash
 MobileControl
 AutoOpen

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Ekspress, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine, EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-kopholder
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



ALDRIG FOR MEGET.
ALDRIG FOR LIDT.
ALTID BARE PERFEKT.



Køb en Miele-opvaskemaskine med AutoDos, og få et halvt års forbrug* af Miele PowerDisk All in1-opvaskepulver med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 7 x PowerDisk til en værdi af kr. 665,-

*En PowerDisk rækker til gennemsnitlig 20 opvaske med ECO-program



G 5540 SCU

Fritstående, friskvandssystem, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
 M.-nr. Brillanthvid 12159070
Pris: 8.295,-
 M.-nr. CleanSteel 12159080
Pris: 9.495,-



G 5740 SCU


Fritstående friskvandsopvas-kemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
 M.-nr. Brillanthvid 12159100
Pris: 10.295,-
 M.-nr. CleanSteel 12159110
Pris: 11.395,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Ekspres, ExtraClean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,1 l
Lydniveau	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower, Halv maskine
Resttid/Startforvalg	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	–/–	Fleksibilitet	Komfort, Bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 mm		


Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	AutoOpen-tørring, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 9	Tilvalg	Kort, Ekspres, IntenseZone, ExtraClean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	7,9 l
Lydniveau	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower, Halv maskine, EcoFeedback,
Resttid/Startforvalg	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	–/–	Fleksibilitet	ExtraKomfort, 3D MultiFlex-bakke
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 mm		



G 5740 SCU

**G 7210 SCI**

Halvintegrebar friskvandssystem, ligepanel, taster, 1-linje LCD-display (hvid)
M.-nr. CleanSteel 12426320
Pris: 13.895,-

**G 7600 SCI**

Halvintegrebar, friskvandssystem, ligepanel, TFT-tekstdisplay (hvid), AutoDos med PowerDisk
M.-nr. Brillanthvid 12426570
Pris: 14.895,-
M.-nr. CleanSteel 12426580
Pris: 15.995,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, AutoOpen-tørring, SensorDry
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, ExtraClean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine, EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		


Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, AutoOpen-tørring, SensorDry
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	AutoDos, Ekspres, IntenseZone, Extra clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine, EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



FULDINTEGRERBARE, 60 CM

**G 5150 Vi**

Fuldintegrebar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. 12158790
Pris: 9.695,-

**G 5150 SCVi Active**



Fuldintegrebar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. 12158800
Pris: 10.195,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Udsat start, Ekspres, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energieffektivitetsklasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi, Testet Hygiejne
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 2 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Udsat start, Ekspres, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energieffektivitetsklasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi, Testet Hygiejne
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkbakke, 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 cm		

HYGIENISK RENT

I alle Miele-opvaskemaskiner fjernes mere end 99,9 % af al virus.




G 5155 SCVi XXL

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. 12158810

Pris: 10.695,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, Turbothermic-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udsat start, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energieffektivitetsklasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet Hygiejne
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikbakke, 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		




G 5162 SCVi

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 12158820

Pris: 10.295,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	—
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Udsat start, Ekspres, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energieffektivitetsklasse	D	FVandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet Hygiejne
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikbakke + Bestikkur, 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		




G 5167 SCVi XXL

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 12158830

Pris: 10.795,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, Turbothermic-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Udsat start, Kort, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energieffektivitetsklasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet Hygiejne
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikbakke + Bestikkur, 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		




G 5350 SCVi

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 12158980

Pris: 11.595,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Udsat start, Ekspres, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energieffektivitetsklasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet Hygiejne, Halv maskine
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 5355 SCVi XXL

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)

M.-nr. 12159000

Pris: 12.095,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Udsat start, Ekspres, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energieffektivitetsklasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet Hygiejne, Halv maskine
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		

**G 5362 SCVi**

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
M.-nr. 12159030

Pris: 11.695,-**G 5367 SCVi XXL**

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-sifret digitalt display (hvid)
M.-nr. 12159040


Pris: 12.195,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Udsat start, Ekspres, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energieffektivitetsklasse	-	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	C (74 kWh per 100) 8,4 l
Lydniveau	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower, Testet Hygiejne, Halv maskine
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-Multi-Flex-bakke, Bestikkurv
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Udsat start, Ekspres, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energieffektivitetsklasse	-	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	C (74 kWh per 100) 8,4 l
Lydniveau	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower, Testet Hygiejne, Halv maskine
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-Multi-Flex-bakke, Bestikkurv, 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		

**G 5373 SCVi**

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
M.-nr. 12159050


Pris: 12.195,-**G 5378 SCVi XXL**

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
M.-nr. 12159060


Pris: 12.695,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, Auto-Open
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Udsat start, Ekspres, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energieffektivitetsklasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet Hygiejne, Halv maskine
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, Auto-Open
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Udsat start, Ekspres, Ekstra rent, Ekstra tørt
Energieffektivitetsklasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	EcoPower-teknologi Testet Hygiejne, Halv maskine
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		

**G 7180 SCVi**

Fuldintegrerbar, AutoDos med integreret PowerDisk, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426190

Pris: 13.895,-**G 7185 SCVi XXL**

Fuldintegrerbar, AutoDos med integreret PowerDisk, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426210


Pris: 14.395,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, Auto-Open
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, Auto-Open
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



NYHED




G 7183 SCVi

Fuldintegrerbar, AutoDos med integreret PowerDisk, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426200
Pris: 14.295,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



NYHED




G 7188 SCVi XXL

Fuldintegrerbar, AutoDos med integreret PowerDisk, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426220
Pris: 14.695,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



NYHED




G 7191 SCVi

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12469670
Pris: 13.595,-
125 Edition

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



NYHED



G 7197 SCVi XXL

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12469680
Pris: 14.095,-
125 Edition

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 cm		



NYHED




G 7260 SCVi

Fuldintegrerbar, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426440
Pris: 14.195,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		




NYHED



G 7265 SCVi XXL

Fuldintegrerbar, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426460
Pris: 14.695,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glassholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7293 SCVi 

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426480
Pris: 14.595,-




G 7298 SCVi XXL 

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, taster, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426510
Pris: 15.095,-


Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



G 7294 SCVi  

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426500
Pris: 14.795,-



G 7299 SCVi XXL  

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11923010
Pris: 17.495,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



AutoOpen-tørring

KURVEDESIGN

VÆLG MELLE MIELES FIRE DESIGN

Comfort, ComfortPlus, ExtraComfort eller MaxiComfort



MULTICLIPS

Clips til mindre genstande



FLEXCARE GLAS & FLASKEHOLDER

Til støtte af glas og flasker



XL-ASSIST


Holder til store genstande



JUSTERBAR HOLDER TIL SUGERØR

Længde: 10-25 cm

Diameter 6-12 cm



COMFORT / COMFORTPLUS KURVDESIGN*

Fås med bestikkurv**, FlexLine-bestikbakke eller 3D-MultiFlex-bakke. Billedet er vist med Comfort bestikkurv*

OVERKURV

1. Justerbar højde
 2. Faste spirrækker
 3. FlexCare-kophylde med knopstruktur
 4. Bredt greb for optimal ergonomi***)
- på over- og underkurv


UNDERKURV

5. MultiComfort-område
6. 2 spirrækker (højre nedklappelig, venstre fast)

* Udstyr afhænger af model

** Kun Comfort design

***Kun ComfortPlus design



EXTRACOMFORT KURVEINDRETNING

3D-MULTIFLEX-BAKKE


1. Justerbar højde i højre side
2. Justerbar del fra venstre mod midten

OVERKURV

3. Justerbar højde
4. Hver anden støtte kan foldes ned til den halve længde
5. FlexCare kopholder med knopper til at holde kopper på plads og støtte glas
6. Bredt greb til optimal ergonomi på den øverste og nederste kurv

UNDERKURV

7. MultiComfort zone
8. 2 rækker støtter (højre række kan foldes ned)
9. 2 MultiClips
10. Højdejusterbar FlexCare glas- og flaskeholder
11. XL Assist



MAXICOMFORT KURVEINDRETNING

3D-MULTIFLEX-BAKKE


1. Justerbar højde i højre side
2. Justerbar del fra venstre mod midten

OVERKURV

3. Justerbar højde
4. Hver anden støtte kan lægges ned i hele dens længde
5. FlexCare kopholder med knopper til at holde kopper på plads og støtte glas
6. Bredt greb med stål for optimal ergonomi på den øverste og nederste kurv


UNDERKURV

7. MultiComfort zone
8. 2 rækker støtter (højre række kan foldes ned)
9. MultiClips
10. Højdejusterbar FlexCare glasholder
11. Højdejusterbar FlexCare glas- og flaskeholder
12. XL Assist
13. Sugerørsholder



G 7650 SCVi

Fuldintegrerbar, AutoDos med integreret PowerDisk, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay M.-nr. 12426670
Pris: 16.295,-




G 7655 SCVi XXL

Fuldintegrerbar, AutoDos med integreret PowerDisk, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay M.-nr. 12426700
Pris: 16.795,-


Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 7674 SCVi

Fuldintegrerbar, AutoDos med integreret PowerDisk, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay M.-nr. 12426750
Pris: 16.895,-



G 7679 SCVi XXL


Fuldintegrerbar, AutoDos med integreret PowerDisk, varmtvands-tilslutning, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay M.-nr. 12426780
Pris: 17.395,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	/Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		




Miele PowerDisk



G 7760 SCVi

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, AutoDos med integreret PowerDisk, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid) M.-nr. 12426790
Pris: 19.095,-




G 7765 SCVi XXL

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, AutoDos med integreret PowerDisk, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid) M.-nr. 12426800
Pris: 19.495,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiKomfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiKomfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



G 7771 SCVi

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, AutoDos med integreret PowerDisk, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid) M.-nr. 12469690
Pris: 19.095,-
125 Gala Edition



G 777 SCVi XXL

Fuldintegrerbar, varmtvands-tilslutning, AutoDos med integreret PowerDisk, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid) M.-nr. 12469700
Pris: 19.495,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiKomfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		


Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, KomfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	BrilliantLight/ Miele-App	Flexibilitet	MaxiKomfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



BrilliantLight



NYHED




G 7790 SCVi K20

Fuldintegrebar med Knock-2Open, varmtvandstilslutning, AutoDos med integreret PowerDisk, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426840
Pris: 20.995,-



NYHED



G 7795 SCVi XXL K20


Fuldintegrebar med Knock-2Open, varmtvandstilslutning, AutoDos med integreret PowerDisk, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426850
Pris: 21.495,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



NYHED




G 7793 SCVi XXL K20

Fuldintegrebar med Knock-2Open, varmtvandstilslutning, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid), AutoDos med PowerDisk
M.-nr. 12469710
Pris: 20.995,-
125 Gala Edition



NYHED



G 7797 SCVi XXL K20

Fuldintegrebar med Knock-2Open, varmtvandstilslutning, betjeningspanel i sort glas, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid), AutoDos med PowerDisk
M.-nr. 12469720
Pris: 21.495,-
125 Gala Edition

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		



NYHED




G 7985 SCVi XXL K20

Fuldintegrebar med Knock-2Open, varmtvandstilslutning, AutoDos med integreret PowerDisk, betjeningspanel i sort glas, 2-linje TFT-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12426860
Pris: 26.695,-


Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, AutoClose, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke i stål, 2 FlexCare-glasholder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

FULDINTEGRERBARE, FRONTFIT 60 CM



G 7380 SCVi

Fuldintegrerbar med FrontFit, taster, varmtvandstilslutning, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid) M.-nr. 12426530
Pris: 15.295,-



G 7385 SCVi XXL

Fuldintegrerbar med FrontFit, taster, varmtvandstilslutning, 1-linje LCD-tekstdisplay (hvid) M.-nr. 12426560
Pris: 15.795,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		


Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, Auto-Open
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	85-91 x 60 x 57 mm		

Mindste sokkelhøjde som er mulig med FrontFit er 20 mm

Alle opvaskemaskiner med FrontFit har ComfortClose


Mål køkkenfront:
 XXL 720-825 mm
 Normal 680-785 mm

Vægt køkkenfront:
 Minimum/maksimum vægt på køkkenfront forbliver uforandret. Fjederbelastede hængsler kan ændres til at modstå tungere fronter



G 7783 SCVi K2O

Fuldintegrerbar med FrontFit, varmtvandstilslutning, AutoDos med integreret PowerDisk, betjeningspanel i sort glas, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid) M.-nr. 12426810
Pris: 22.095,-




G 7788 SCVi XXL K2O

Fuldintegrerbar med FrontFit, varmtvandstilslutning, AutoDos med integreret PowerDisk, betjeningspanel i sort glas, taster, 1-linje TFT-tekstdisplay (hvid) M.-nr. 12426820
Pris: 22.295,-

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		

Quick-PowerWash	• PowerWash	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, SensorDry, Turbothermic-tørring, AutoOpen
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Extra Clean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB(B)	Ekstra økonomisk	Påvist Hygiejne, Halv maskine EcoFeedback, EcoPower
Resttid	•	Komfort	AutoDos, Knock2Open, ComfortClose, Maskinrens
Belysning / netværk	BrilliantLight/ Miele-App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 FlexCare-glas-holder, 1 FlexCare-glas- og kopholder, MultiClip
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 60 x 57 mm		



G 5590 SCVi
 Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, tester, 3-cifret digitalt display (hvid)
 M.-nr. 12159090
Pris: 10.795,-



G 5790 SCVi
 Fuldintegrerbar, LCD-tekstdisplay (hvid)
 M.-nr. 12159120
Pris: 13.195,-

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Ekspres, ExtraClean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,1 l
Lydniveau	45 dB(C)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar EcoPower
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	BrilliantGlasCare, AutoOpen-tørring, SensorDry
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Ekspres, IntenseZone ExtraClean, ExtraDry
Energieffektivitetsklasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	7,9 l
Lydniveau	44 dB(B)	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoPower, EcoFeedback,
Resttid	•	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare glas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81-87 x 45 x 57 cm		



QuickPowerWash

VORES UNIKKE POWERDISK

Få et halvt års forbrug af Miele
PowerDisk med i købet



Køb en Miele-opvaskemaskine med AutoDos og få et halvt års forbrug* af Miele PowerDisk
All-in-1-opvaskepulver med i købet ved at indløse værdikuponen, der ligger i maskinen.

Du får 6 x PowerDisk til en værdi af kr. 699,-

*En PowerDisk holder i gennemsnit til 20 opvaskeomgange med ECO-program

VASKEMASKINER

** POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN*

Produkterne fra Miele med ***PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end Energieffektivitetsklasse A og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt.

Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

**TWINDOS*

Fulldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem ***TwinDos. TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele-webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

SKÅNSOM TØJBEHANDLING

**SoftCare-tromlens* enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.

SINGLEWASH

Perfekt vaskeprogram til dig på farten. Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min., og spar samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at gå på kompromis med vaske kvaliteten. Vælg mellem 7 forskellige SingleWash-programmer.

*CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye *MieleCaps en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 9 specialvaskemidler og 2 plejemidler.

AUTOCLEAN AF SÆBESKUFFEN

AutoClean-funktionen bliver aktiveret ved hver vask: Impulsafskylning af begge kamre under tryk. Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.

VASKEMASKINER

miele.dk – Læs mere om Miele-vaskemaskiner



B 1-7 kg **WCA 030 WCS**

M.-nr. 11477750
Pris: 8.095,-

CapDosing

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 7 kg
Nem betjening	EasyControl-display / skråt panel	Miele-App	–
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	B
		Lydniveau	72 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	45 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-8 kg **WCD 330 WCS**

M.-nr. 11387140
Pris: 10.195,-

QuickPower Wash CapDosing

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Nem betjening	DirectSensor-display / skråt panel	Miele-App	–
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	70 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	47 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-8 kg **WCD 670 WCS**

M.-nr. 11603560
Pris: 10.195,-

CapDosing TwinDos

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Nem betjening	DirectSensor-display / skråt panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos	Centrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	70 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	47 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-9 kg **WED 675 WCS**

M.-nr. 11603580
Pris: 10.195,-

CapDosing TwinDos

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	ComfortSensor-display / lige panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos,	Centrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	45 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-9 kg **WCG 370 WCS**

M.-nr. 11545780
Pris: kr. 12.895,-

QuickPower Wash SingleWash CapDosing

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	ComfortSensor hvid, 1-linjet / skråt panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, SingleWash, QuickPowerWash, Udglatning m. damp	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-9 kg **WCG 670 XL WCS**

M.-nr. 11387230
Pris: 12.895,-

TwinDos CapDosing

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	DirectSensor-display / skråt panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos	Centrifugering	400 - 1400 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A

1-8 kg

PowerWash

CapDosing

SteamCare

MobileControl

WEB 385 WCS

M.-nr. 12433770

Pris: 9.695,-


125 Edition

Gældende fra marts 2024



NYHED

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Nem betjening	DirectSensor display/ lige panel	Miele-App	•
Komfort	PowerWash, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24 t startforvalg/ resttid	Centrifugering	1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	72 dB(A)
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l/ 48
		Produktmål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A

1-8 kg

TwinDos

CapDosing

SteamCare

MobileControl


WEB 685 WCS

M.-nr. 12434330

Pris: 9.695,-


125 Edition

Gældende fra marts 2024



NYHED

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Nem betjening	DirectSensor display/ lige panel	Miele-App	•
Komfort	PowerWash, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24 t startforvalg/ resttid	Centrifugering	1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	72 dB(A)
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l/ 48
		Produktmål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A

1-9 kg

PowerWash

CapDosing

TwinDos

LED

SteamCare

MobileControl


WEI 885 WCS

M.-nr. 12434680

Pris: 15.095,-

125 Edition

Gældende fra marts 2024



NYHED

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	ComfortSensor 1-linjet / lige panel	Miele-App	•
Komfort	TwinDos, PowerWash, CapDosing, SteamCare, LED -tromlebelysning, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24 t startforvalg/resttid, EcoFeedback	Centrifugering	1600 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	68 dB(A)
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l/ 49
		Produktmål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A

1-8 kg

PowerWash

CapDosing

SteamCare

MobileControl

WCB 390 WCS

M.-nr. 12433760

Pris: 9.695,-

125 Edition

Gældende fra marts 2024



NYHED

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Osidian-sort/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Nem betjening	DirectSensor display / skråt panel	Miele-App	•
Komfort	PowerWash, CapDosing, SteamCare, 24t startforvalg & resttid, AddLoad, ProfiEco-motor, GlaronK	Centrifugering	1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	72 dB(A)
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l/ 48
		Produktmål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A

1-8 kg

TwinDos

CapDosing

SteamCare

MobileControl

WCB 690 WCS

M.-nr. 12434320

Pris: kr. 9.695,-

125 Edition

Gældende fra marts 2024



NYHED

Farve/Luge/Design	Lotushvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Nem betjening	DirectSensor display, Skråt panel	Miele-App	•
Komfort	TwinDos, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24 t startforvalg/ resttid	Centrifugering	1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	72 dB(A)
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l/ 48
		Produktmål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A

1-9 kg

PowerWash

CapDosing

TwinDos

LED

SteamCare

MobileControl

WCI 890 WCS

M.-nr. 12434670

Pris: 14.795,-

125 Edition

Gældende fra marts 2024



NYHED

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	ComfortSensor 1-linjet / skråt panel	Miele-App	•
Komfort	TwinDos, PowerWash, Valg af pletter, Automatic+, CapDosing, SteamCare, AddLoad, GlaronK, ProfiEco-motor, 24 t startforvalg/resttid, EcoFeedback	Centrifugering	1600 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	68 dB(A)
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l/ 49
		Produktmål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

VASKEMASKINER

miele.dk – Læs mere om Miele-vaskemaskiner



WSG 663 WCS

M.-nr. 11387260
Pris: 12.895,-

1-9 kg
TwinDos
CapDosing

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Obsidian-sort/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	ComfortSensor-display / skråt panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos	Centrifugering	400 - 1400 omdr./min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WEG 665 WCS

M.-nr. 11387240
Pris: 13.195,-

1-9 kg
QuickPower Wash
CapDosing
TwinDos

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	ComfortSensor-display / lige panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos,	Centrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	45 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WEG 675 WCS

M.-nr. 11387250
Pris: 13.195,-

1-9 kg
CapDosing
TwinDos

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	ComfortSensor-display / skråt panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos	Centrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WEI 875 WCS

M.-nr. 11387310
Pris: 15.095,-

1-9 kg
QuickPower Wash
CapDosing
SingleWash
TwinDos

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	ComfortSensor-display / skråt panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos, SingleWash, PowerWash, QuickPowerWash	Centrifugering	400-1600 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Lær mere om **SingleWash**

SingleWash



WWG 660 WCS

M.-nr. 11387270
Pris: 12.895,-

1-9 kg
CapDosing
TwinDos

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Obsidian-sort/WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	ComfortSensor-display - Bøjet 5°	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos"	Centrifugering	400 - 1400 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)


ULTRAPHASE

Få et halvt års forbrug af Miele-UltraPhase 1 og 2 med i købet. Vælg mellem Classic og Sensitive.



Køb en W1-vaskemaskine med TwinDos fra Miele, og få et halvt årsforbrug af Miele's flydende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 4 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2 til en værdi af kr. 945,-
Det første sæt ligger allerede i maskinen, når du køber vaskemaskinen.





A 1-9 kg
 QuickPower Wash CapDosing TwinDos
WCI 870 XL WCS
 M.-nr. 11387290
Pris: 14.795,-

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele-App	•
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, Singlewash, Twindos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-9 kg
 QuickPower Wash CapDosing TwinDos
WCR 870 XL WPS
 M.-nr. 10999290
Pris: 17.895,-

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	M-Touch display - skråt panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, LED-tromlebelysning, Singlewash, TwinDos, PowerWash, Vaskeguide	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-9 kg
 QuickPower Wash CapDosing TwinDos
WWR 860 XL WPS
 M.-nr. 10999320
Pris: 17.895,-

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Hvid/WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Nem betjening	MTouch display - 5 gr. skråt panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, LED-tromlebelysning, SingleWash, Twindos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-9 kg
 QuickPower Wash SingleWash CapDosing TwinDos
WWV 980 Passion WPS
 M.-nr. 10999340
Pris: 26.095,-

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Alusølv/WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle 2.0 - 9 kg
Nem betjening	M-Touch display - 5 gr. skråt panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, LED-tromlebelysning, SingleWash, TwinDos, PowerWash, SteamCare, Vaskeguide 3D-vægtsensor, Varmvandstilslutning	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Energieffektivitetsklasse	A
		Lydniveau	67 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



A 1-9 kg
 QuickPower Wash CapDosing Miele@home
WSE 463 XL WCS
 M.-nr. 12485840
Pris: 11.395,-

Farve/Luge/Design	Lotushvid/ Obsidian-sort/ ChromeEdition	Tromle / kapacitet	Skånetromle/8 kg
Nem betjening	DirectSensor display, 5 grader	Miele-App	•
Komfort	Energiklasse A-10% med QuickPowerWash, PowerWash, CapDosing, Strygeklart, AddLoad, ProfiEcomotor, 24 t start forvalg/resttid	Centrifugering	1400 omdr./min
		Energieffektivitetsklasse	A-10%
		Lydniveau	68 dB(A)
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l / 43
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



CapDosing

VASKE-TØRREMASKINER

VASKE-TØRREMASKINER

Vask og tørring i samme maskine: Vaske-tørremaskiner er den perfekte løsning, når pladsen er begrænset, eller når du primært vasker mindre mængder vasketøj. Med vask og tørring i samme arbejdsgang sparer du også tid.

*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med ***PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end Energieffektivitetsklasse A og vasker selv små tøj mængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele-2-fasesystem ***TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele-webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.



SKÅNSOM TØJBEHANDLING

**SoftCare-tromlens* enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.

QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele-QuickPower Wash & Dry kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

QUICKPOWERWASH & DRY


Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele-QuickPower Wash & Dry kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

* SINGLEWASH&DRY

Enestående convenience. Vask og tør af op til 1 kg. tøj på 59 min - afhængig af model. Hav dine yndlingsjeans klar til fredag aften i en ruf 1 uges forbrug af skjorter, 5 stk., vasket og tørret på 59 min.


VASKE-TØRREMASKINER

miele.dk – Læs mere om Miele-vaske-tørremaskiner



WTD 160 WCS NDS

M.-nr. 11588250
Pris: 15.495,-




WTI 370 WPM

M.-nr. 11588240
Pris: 21.295,-


Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafit-grå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg vask / 5 kg tør
Nem betjening	DirectSensor display / lige panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	AddLoad, Wash&Dry, PerfectDry, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/ resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1500 omdr./min.
		Lydniveau	48/60/74 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg vask / 5 kg tør
Nem betjening	DirectSensor display / skråt panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	QuickPowerWash, Single Wash&Dry, CapDosing, AddLoad, Tromlebelysning, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/ resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WTW 870 WPM XXL

M.-nr. 11588160
Pris: 26.095,-



WTR 870 WPM

M.-nr. 11588220
Pris: 23.195,-

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg vask / 6 kg tør
Nem betjening	M Touch display / skråt panel	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	QuickPowerWash Single Wash&Dry, CapDosing, AddLoad, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor 24t tidsforvalg/ resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg vask / 5 kg tør
Nem betjening	Mtouch display	Miele-App	• / WiFiConn@ct
Komfort	QuickPowerWash CapDosing, AddLoad, Wash&Dry, Tromlebelysning, PerfectDry, ProfiEco motor 24t tidsforvalg/ resttid	Centrifugering	400 - 1600 omdr./min
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

**AUTOMATISK FNUGUDSKYLNING*

*Kun hos Miele startes programmet *Fnugudskylning automatisk efter hver tørreproces.*



**MIELE-APP*

Alle Miele's vaske-tørremaskiner er udstyret med Miele-App. Miele-App holder bl.a. øje med din beholdning af UP 1 & 2 og giver besked, når maskinen har vasket færdig. Herudover er maskinen også udstyret med MobileStart, RemoteUpdate og RemoteService.

TØRRETUMBLERE

**PERFECTDRY-FUNKTION*

Det patenterede ***PerfectDry**-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. **PerfectDry**-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørreprocessen. Giver op til 12 % tidsbesparelse og op til 12 % strømbesparelse.

KONDENSERINGSEFFEKTIVITET

Med en Miele-varmepumpe-tumbler opnår du en kondenserings-effektivitet, der er 50 % bedre end den bedste rating A. Dette betyder, at en Miele-varmepumpe-tumbler praktisk talt ikke afgiver fugt til indeklimaet og derved kan opstilles på helt ned til 2 m².

STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprøjet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluften.

Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

DRY CARE 40

Tilvalget **DryCare 40** sikrer en særlig skånsom tørring af tekstiler. Tøj, der kan vaskes ved 40 °C, men ikke er egnet til tørring i tørretumbler i henhold til vaskeanvisningen, kan nu tørres uden den mindste bekymring. Under tørreprocessen reduceres lufttemperaturen nemlig i maskinen, hvilket sikrer, at sarte tekstiler ikke beskadiges. **DryCare 40** kan vælges som tilvalg til forskellige programmer, fx Bomuld.

POWERFRESH

Ekstra PowerFresh fjerner lugt effektivt – helt uden vask! Mens DryFresh opfrisker tekstilerne i tør tilstand, afvikler PowerFresh en intensiv dampfase, der fjerner lugten. PowerFresh i kombination med en DryFresh-flakon neutraliserer lugt og efterlader en diskret duft. PowerFresh kan også anvendes uden brug af en duftflakon. Kombinationen af damp og duftflakon er unikt på markedet.

VARMEPUMPETUMBLERE

Varmepumpeteknologien genbruger den en gang opnåede varme igen og igen. Det gør Miele's varmpumpetumblere særdeles billige i anvendelse – op til 60 % mere energibesparende end almindelige kondensørretumblere. Miele-varmpumpetumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne. Det resulterer i et bedre indeklima.



*SOFTCARE-TROMLE

Miele-tørretumblere med en kapacitet på helt op til 9 kg kan opfylde enhver husholdnings behov, og selv store stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et sengetæppe kan uden problemer tørres i din Miele-tørretumbler.

*SILENCE TROMLE

Miele's nye tørretumblere er med deres specielle tromledesign særligt lydsvage – også når der tørres tøj med knapper og lynlåse. Det subjektive lydniveau er halveret (næsten med 4 dB), hvilket skaber et mere behageligt lydniveau.

*FRAGRANCEDOS

Miele's **duftflakoner** tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet tørres. Vælg mellem 7 forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger.


*ECODRY

Miele-EcoDry-teknologi garanterer et konstant lavt energi-forbrug og korte tørretider. Med det effektive samspil mellem det Miele-patenterede filtersystem og den vedligeholdelsesfrie varmeveksler har fnug ikke en chance for at tilstoppe varme-veksleren og på den måde reducere ydeevnen.

Miele's varmpumpetumblere arbejder konstant økonomisk med EcoDry - gennem hele produktets levetid.

TØRRETUMBLERE, VARMEPUMPE

miele.dk – Læs mere om Miele-tørretumblere




TCA 230 WP

M.-nr. 11884060
Pris: 8.495,-



Farve/Luge/Design	Lotusvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-7 kg
Nem betjening	EasyControl display - skråt panel	Miele-App	–
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid	Dør kan vendes	– - hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	208 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)




TCD 270 WP

M.-nr. 11876500
Pris: 10.195,-



Farve/Luge/Design	Lotusvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Nem betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid	Dør kan vendes	– - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	192 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)




TED 275 WP

M.-nr. 11876510
Pris: 10.195,-



Farve/Luge/Design	Lotusvid/Grafitgrå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Nem betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid, Dryfresh	Dør kan vendes	– - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A) / A
		Årligt forbrug	192 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)




TCC 570 WP

M.-nr. 11876290
Pris: 10.195,-





Farve/Luge/Design	Lotusvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Nem betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, EcoSpeed	Dør kan vendes	– - hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)





PowerFresh, SteamFinish

TØRRETUMBLERE, VARMEPUMPE



TEF 765 WP 
 M.-nr. 11876640
Pris: 11.795,-





TEF 775 WP 
 M.-nr. 11876650
Pris: 11.795,-


Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Nem betjening	DirectSensor display / lige panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, DryCare 40	Dør kan vendes	– - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	163 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Nem betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Dryfresh, DryCare40, EcoSpeed	Dør kan vendes	– - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A) / A
		Årligt forbrug	161 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TCF 770 WP 
 M.-nr. 11876620
Pris: 11.595,-



TCL 790 WP 
 M.-nr. 11876700
Pris: 15.995,-

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Nem betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DryCare40, EcoFeedback, EcoSpeed	Dør kan vendes	– - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	163 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)


Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-9 kg
Nem betjening	ComfortSensor display	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromlebelysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DayFresh, PowerFresh, EcoFeedback, EcoSpeed	Dør kan vendes	– - transparent luge
		Lydniveau	64 dB(A)
		Årligt forbrug	185 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



FragranceDos²

TØRRETUMBLERE, VARMEPUMPE

miele.dk – Læs mere om Miele-tørretumblere




TEL 795 WP

M.-nr. 11876720
Pris: 16.195,-



Farve/Luge/ Design	Lotushvid/Chrome/ ChromeEdition	Tromle / kapacitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Nem betjening	ComfortSensor display / skråt panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/ resttid, Dryfresh, DryCare40, PowerFresh, EcoSpeed	Dør kan vendes	– - transparent luge
		Lydniveau	64 dB(A) / A
		Årligt forbrug	185 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)




TCR 790 WP

M.-nr. 11876860
Pris: 22.695,-



Farve/Luge/ Design	Lotushvid/Chrome/ ChromeEdition	Tromle / kapacitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Nem betjening	Mtouch display	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromlebelysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/ resttid, Tørreassistent, DayFresh, PowerFresh, Ecofeedback	Dør kan vendes	– - transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TWV 780 WP

M.-nr. 11876890
Pris: 26.095,-



Farve/Luge/ Design	Lotushvid/Alusølv/ WhiteEdition	Tromle / kapacitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Nem betjening	Mtouch display - 5 gr. Panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromlebelysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DryCare40, DryFresh, PowerFresh, EcoSpeed, EcoFeedback	Dør kan vendes	• / transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	174 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TWR 780 WCS

M.-nr. 11876870
Pris: 22.695,-



Farve/Luge/ Design	Lotushvid/Chrome/ WhiteEdition	Tromle / kapacitet	Silence-tromle - 9 kg
Nem betjening	Mtouch display - Bøjet 5°	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromlebelysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DryCare40, DryFresh, PowerFresh, EcoFeedback	Dør kan vendes	• / transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A) / A
		Årligt forbrug	174 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TØRRETUMBLERE, VARMEPUMPE



TEC 665 WP 

M.-nr. 12434970
Pris: 9.695,-

125 Edition
Gældende fra marts 2024

- A+++
- 1-8 kg
- PerfectDry
- FragranceDos
- MobileControl
- LED
- EcoDry
- PerfectDry

Farve/Luge/Design	Lotushvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle/ 8 kg
Nem betjening	DirectSensor display / lige panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, Fragrance-Dos, Wash2Dry, 24t startforvalg & Resttid, LED-tromlebelysning, AddLoad, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, Sengetøj, DryFresh, DryCare 40, Kølemedium: R290	Dør kan vendes	–
		Lydniveau	66 dB
		Årligt forbrug	NA
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TEL 685 WP 

M.-nr. 12437010
Pris: 15.595,-

125 Edition
Gældende fra marts 2024

- A+++
- 1-9 kg
- PerfectDry
- FragranceDos
- MobileControl
- LED
- EcoDry
- PerfectDry

Farve/Luge/Design	Lotushvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SilenceDrum/ 9 kg
Nem betjening	ComfortSensor 1-linje display / lige panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, Fragrance-Dos2, Wash2Dry, 24t startforvalg & Resttid, LED-tromlebelysning, AddLoad, EcoFeedback, Automatic+, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, DryFresh, DryCare 40, Kølemedium: R290	Dør kan vendes	–
		Lydniveau	64 dB
		Årligt forbrug	NA
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)




TCC 670 WP 

M.-nr. 12434960
Pris: 9.695,-

125 Edition
Gældende fra marts 2024

- A+++
- 1-8 kg
- PerfectDry
- FragranceDos
- MobileControl
- LED
- EcoDry
- PerfectDry

Farve/Luge/Design	Lotushvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle/ 8 kg
Nem betjening	DirectSensor display / skråt panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, Fragrance-Dos, Wash2Dry, 24t startforvalg & Resttid, LED-tromlebelysning, AddLoad, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, Sengetøj, DryFresh, DryCare 40, Kølemedium: R290	Dør kan vendes	–
		Lydniveau	66 dB
		Årligt forbrug	NA
		Mål HxBxD	85x59,6x64 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TCL 690 WP 

M.-nr. 12436990
Pris: 15.295,-

125 Edition
Gældende fra marts 2024

- A+++
- 1-9 kg
- PerfectDry
- FragranceDos
- MobileControl
- LED
- EcoDry
- PerfectDry

Farve/Luge/Design	Lotushvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SilenceDrum/ 9 kg
Nem betjening	ComfortSensor 1-linje display / skråt panel	Miele-App	•
Komfort	PerfectDry, Fragrance-Dos2, Wash2Dry, 24t startforvalg & Resttid, LED-tromlebelysning, AddLoad, EcoFeedback, Automatic+, EcoDry, Eco-motor, EcoSpeed, Impregnering, DryFresh, DryCare 40, Kølemedium: R290	Dør kan vendes	–
		Lydniveau	64 dB
		Årligt forbrug	NA
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



SilenceDrum

STRYGERULLER

DAMPFUNKTION

Denne funktion muliggør stryging med damp. Den "dobbelte vandbeholder" sørger for hurtig dampfremstilling, en jævn dampfordeling på hele strygeoverfladen og op til 40-minutters stryging med damp (med én enkelt påfyldning). En LED-lampe viser rettidigt, når vandbeholderen skal fyldes op. Anvendes med postevand.

TEKSTIL-TILPASSET TEMPERATURVALG

Optimal varmfordeling gennem tre varmeelementer. Varmeydelsen kan indstilles i henhold til vaskemærkerne i tekstilerne, hvilket skåner fibrene. De tre varmeelementer fordeler varmen over hele overfladen. Dette sikrer de bedste mulige strygeresultater.



HØJT PRESSETRYK

Under strygingen trykkes strygearmen ned på strygevalsen med et pressetryk på 0,35 N/cm².

For at skabe et lignende tryk ved manuel stryging ville man skulle trykke strygejernet ned på strygebrættet med en konstant vægt på ca. 7 kg. Til de bedste mulige strygeresultater med mindst muligt arbejde.

FASHIONMASTER

DAMP

Dampen gør forskellen. Med et damptryk på op til 4 bar og en konstant dampmængde på 100 g/min. opnår du strygeoplevelser i professionel kvalitet med FashionMaster. Den tørre damp gennemtrænger selv de tykkeste materialer og reducerer hermed strygetiden. Du kan vælge, om du vil anvende dampskud eller konstant damp direkte på strygejernet ved et tryk på damptasten.

STEAMER

Du kan nemt komme af med grimme krøller og folder i jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjælp af steameren. Den vejer kun halvt så meget som strygejernet men har samme damptryk og dermed samme dampmængde. Den praktiske børstekrans får tekstilfibrene til at rejse sig med perfekt afstand. Steameren kan ligeledes anvendes, mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plads.

1-2-LIFT-SYSTEM

To bevægelser – let og hurtigt! Med det patenterede 1-2-lift-system kan FashionMaster bestående af strygejern, dampgenerator og strygebord opstilles med få arbejdsstrin. Lås op, og lad strygebordet glide op i vandret position – næsten som ved et tryk på tasterne. FashionMaster glatter ikke blot tøjet men skåner også din ryg!*

AKTIVT STRYGEBOARD

Strygebordet hjælper dig aktivt med tre intelligente funktioner ved stryging. Blæsefunktionen sørger for meget blød stryging, udsugningsfunktionen medfører en intensiv dampanvendelse. Med dampknappen på strygejernet starter blæse- eller sugefunktionen i strygebordet, og den slukkes automatisk i strygepauserne. Hukommelsesfunktionen gemmer den seneste indstilling og starter igen ved næste anvendelse af damp.



B 990

M.-nr. 7246550
Pris: 15.495,-



B 995

M.-nr. 7222780
Pris: 16.895,-

Farve	Lotushvid	Varmelegeme	3
Model	Fristående, sammenklappelig	Damp / vandbeholder	- / -
Valsehastighed:	Elektronisk regulerbar i 5 trin	Arbejdstid / tank	-
Valsefriløb	•	Strygesåls bredde	83 cm
Komfort	Fralægningsbord Elektrisk fodkontakt	Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm

Farve	Lotushvid	Varmelegeme	3
Model	Fristående, sammenklappelig	Damp / vandbeholder	• / 0,8L
Valsehastighed:	Elektronisk regulerbar i 5 trin	Arbejdstid / tank	40 min.
Valsefriløb	•	Strygesåls bredde	83 cm
Komfort	Fralægningsbord Elektrisk fodkontakt	Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm



B 4847

M.-nr. 11978080
Pris: 18.395,-



B 4312

M.-nr. 11978090
Pris: 14.995,-

Farve	Lotushvid Taybærrødt betræk	Sammenklappelig	• / 1-2-Liftsystem
Model	Fritstående Strygesystem	Højdejustering	• / Trinløs
Strygesål	SoftCare, patenteret	Blæser	2 Blæsertrin, Blæse-/sugefunktion
Komfort	Cool Down & Auto off-funktion, Separat non-stick-sål, Steamer, Varmebestandigt strygebetræk	Damptryk	4,0 bar fra 1,25 L vandbeholder
		Mål i brug	HxBxD 105,5x140x43 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 128x38x 43 cm

Farve	Lotushvid Taybærrødt betræk	Sammenklappelig	• / 1-2-Liftsystem
Model	Fritstående Strygesystem	Højdejustering	• / Trinløs
Strygesål	SoftCare, patenteret	Blæser	2 Blæsertrin, Blæse-/sugefunktion
Komfort	Cool Down & Auto off-funktion, Separat non-stick-sål, Steamer, Varmebestandigt strygebetræk i grå	Damptryk	3,5 bar fra 1,25 L vandbeholder
		Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x 38 cm



Steamer



Strygerulle B 995

STØVSUGERE

LANG LEVETID – HØJ EFFEKTIVITET

Miele støvsugermotorer er konstrueret med blid opstart. Det vil sige, at støvsugeren – selv når den er indstillet på højeste effekt – altid starter med 300 W og i løbet af 2 sekunder arbejder sig op til det maksimale niveau. Det skåner motoren!

STOR AKTIONSRADIUS

Du kan også støvsuge større arealer uden at skulle skifte stikkontakt, idet støvsugeren er forsynet med en ledning, der giver en aktionsradius på op til 12 m på Complete C3-serien.

*COMFORT LEDNINGSORPUL

På alle Miele-støvsugere kan ledningen nemt ruller op ved tryk på fodtasten, så du er fri for at bukke dig. Serierne Compact C2, Complete C3 og Blizzard CX1 er ligeledes udstyret med en vippefunktion, der gør det muligt at rulle hele ledningen op med kun ét tryk på fodtasten.



BEKVEM HÅNDBTERING

**Comfort grebet på Complete C3-serien sikrer let og behagelig støvsugning.*

*PARKERINGSSYSTEM

Hvis du skal stille støvsugeren fra dig kort tid, bruger du ganske enkelt parkeringssystemet. Støvsugerrøret sættes fast på kabinettet, indtil du igen skal bruge det. På nogle af modellerne afbrydes støvsugeren, når du bruger parkeringssystemet, og tændes automatisk igen, når du fortsætter støvsugningen.

2-PUNKTS RØRHOLDER

Ny 2-punkts rørholder gør det særlig sikkert og nemt at opbevare støvsugeren opretstående. Røret hægtes ganske enkelt fast på støvsugeren.

Miele-støvsugere er testet til 10.000 driftstimer, hvilket svarer til 45 minutters brug hver uge i 20 år.

LEDNINGSFRI STØVSUGERE

MAKSIMAL RÆKKEVIDDE

Reach-mode til universel brug. Med PowerUnit øverst opnår du maksimal fleksibilitet under støvsugningen.

KOMFORTABEL RENGØRING

Oplev let og ubesværet rengøring i Comfort-mode, og parkér din Triflex HX1/HX2 helt uden støtte.

REACH-MODE

Gør brug af Reach-mode, når du skal nå svært tilgængelige steder - fx under dine møbler eller oppe langs loftet.

COMPACT-MODE

Vælg det let håndterbare Compact-mode til den hurtige rengøring ind imellem.

FORBRUGER
RÅDET
tænk

Bedst i test
AUG. 2022

Triflex HX2
Cat&Dog og
PRO har vundet
Bedst i test 2022



reddot winner 2022

Triflex HX2 PRO er
reddot winner 2022



3-I-1-DESIGN

Højeste fleksibilitet i enhver situation. PowerUnit kan både anbringes øverst og nederst på Triflex HX1/HX2, så du nemt kan komme ind under sofaen eller støvsuge store flader. PowerUnit kan også bruges alene og er perfekt til hurtig støvsugning af bilsæder eller sofaen. Triflex HX1 tilpasser sig dine behov.



VORTEX-TEKNOLOGI

En stærkere støvsuger. Takket være Vortex-teknologiens aerodynamiske luftføring opnår du fantastisk rengøring med Triflex HX1/HX2.



EKSTRA BRED ELEKTROBØRSTE

En hurtigere støvsuger. Den ekstra brede elektrobørste rengør en større overflade på kortere tid og tilpasser sig automatisk forskellige gulvbelægnings.




LI-ION-BATTERI

Ingen ledning. Intet kompromis. Takket være de syv effektfulde celler er Li-Ion-batteriet i Triflex HX1/HX2 ekstremt kraftigt og pålideligt. Det er udviklet i samarbejde med VARTA-eksperterne inden for batteriteknologi.



ÅND LETTET OP

Oplev 99,999 % filtrering. Miele's effektive HEPA Lifetime Filter fanger selv de allerfineste støvpartikler. Luften rengøres for støv, allergener og vira, og HEPA-filteret hjælper med til at skabe en hygiejnisk ren bolig.



Classic C1 PowerLine

M.-nr. 12029960
Pris: 1.795,-


Model / Farve / Watt	PowerLine, Mangorød / 800 watt	Gulvmundstykke	SBD 355-3
Betjening / Håndtag	6 trins drejekontakt / XXL håndtag	Støvsugerrør	Comfort Compact
Komfort	Rækkevidde 9 m	Tilbehørsdele	3 stk VarioClip
		Støvsugerpose/volumen	GN 3D/ 4,5 liter
		Udstødningsfilter	AirClean-filter



Classic C1 Flex PowerLine

M.-nr. 12029970
Pris: 1.895,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Lotushvid / 800 watt	Gulvmundstykke	SBD 355-3, SFD 20
Betjening / Håndtag	6 trins drejekontakt / XXL håndtag	Støvsugerrør	Comfort Compact
Komfort	Rækkevidde 9 m	Tilbehørsdele	3 stk VarioClip
		Støvsugerpose/volumen	GN 3D/ 4,5 liter
		Udstødningsfilter	AirClean-filter



Classic C1 Parquet XL PowerLine

M.-nr. 12029980
Pris: 2.195,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Grafitgrå / 800 watt	Gulvmundstykke	SBD 355-3, Parket XL SBB 400
Betjening / Håndtag	6 trins drejekontakt / XXL håndtag	Støvsugerrør	Comfort Compact
Komfort	Parkeringsystem for små pauser Rækkevidde 9 m	Tilbehørsdele	3 stk VarioClip
		Støvsugerpose/volumen	GN 3D/ 4,5 liter
		Udstødningsfilter	AirClean-filter



Compact C2 Cat&Dog PowerLine

M.-nr. 12030470
Pris: 2.795,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmundstykke	SBD 365-3, Turbo STB 305-3
Betjening / Håndtag	6 trins drejekontakt / XXL-håndtag	Støvsugerrør	Comfort Compact
Komfort	Silence system, Parkeringsystem for små pauser Rækkevidde 11 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	3 stk VarioClip
		Støvsugerpose/volumen	FJM 3D/ 3,5 liter
		Udstødningsfilter	Active AirClean filter





**Compact C2
PowerLine**

M.-nr. 12030440
Pris: 2.295,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Marineblå / 890 watt	Gulvmundstykke	SBD 355-3
Betjening / Håndtag	6 trins drejekontakt / XXL-håndtag	Støvsugerrør	Comfort Compact
Komfort	Silence-system, Parkeringssystem for små pauser Rækkevidde: 11 m, Comfort kabelindræk	Tilbehørsdele	3 stk VarioClip
		Støvsugerpose/volumen	FJM 3D / 3,5 liter
		Udstødningsfilter	AirClean Plus filter



**Complete C2 Tango
PowerLine**

M.-nr. 12034900
Pris: 2.195,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmundstykke	SBD 355-3
Betjening / Håndtag	6 trins drejekontakt / Normalt håndtag	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Parkeringssystem for små pauser Rækkevidde: 10 m	Tilbehørsdele	Integrert
		Støvsugerpose/volumen	GN 3D / 4,5 liter
		Udstødningsfilter	AirClean filter



**Complete C3
PowerLine**

M.-nr. 12032670
Pris: 2.595,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmundstykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtag	Fodkontakter +/- / Normalt håndtag	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parkeringssystem for små pauser, Effektdisplay m/lys, Rækkevidde: 12 m Comfort kabelindræk	Tilbehørsdele	Integrert
		Støvsugerpose/volumen	GN 3D / 4,5 liter
		Udstødningsfilter	AirClean filter




**Complete C3 Flex
PowerLine**

M.-nr. 12032730
Pris: 2.695,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Karrygul / 890 watt	Gulvmundstykke	SBD 365-3, SFD 20
Betjening / Håndtag	Fodkontakter +/- / Normalt håndtag	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parkeringssystem for små pauser, Effektdisplay m/lys, Rækkevidde: 12 m Comfort kabelindræk	Tilbehørsdele	Integrert
		Støvsugerpose/volumen	GN 3D / 4,5 liter
		Udstødningsfilter	AirClean filter





Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436030
Pris: 2.595,-

125 Edition

Model / Farve / Watt	PowerLine, Petrol / 890 watt	Gulmundstykke	SBD 365-3, SFD 20
Betjening / Håndtag	Fodkontakter +/- / Comfort håndtag m/ RF	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parkeringsystem for små pauser, Effektdisplay m/lys, Rækkevidde: 12 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	Integrert, 3 dele
		Støvsugerpose/volumen	GN / 4,5 liter
		Udstødningsfilter	Active AirClean filter



Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436040
Pris: 2.495,-

125 Edition

Model / Farve / Watt	PowerLine, Lotushvid / 890 watt	Gulmundstykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtag	Fodkontakter +/- / Comfort håndtag m/ RF	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system, Parkeringsystem for små pauser, Effektdisplay m/lys, Rækkevidde: 12 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	Integrert, 3 dele
		Støvsugerpose/volumen	GN / 4,5 liter
		Udstødningsfilter	AirClean -filter



Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436050
Pris: 2.495,-

125 Edition

Model / Farve / Watt	PowerLine, Marineblå / 890 watt	Gulmundstykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtag	Fodkontakter +/- / Comfort håndtag m/ RF	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parkeringsystem på/af, Effektdisplay m/lys, Rækkevidde: 12 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	Integrert, 3 dele
		Støvsugerpose/volumen	GN 3D / 4,5 liter
		Udstødningsfilter	HEPA AirClean filter



Complete C3 PowerLine

M.-nr. 12436090
Pris: 2.995,-

125 Gala Edition

Model / Farve / Watt	PowerLine, Karrigul / 890 watt	Gulmundstykke	SBD 365-3, Parquet SBB 400-3
Betjening / Håndtag	Fodkontakter +/- / Comfort håndtag m/ RF	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parkeringsystem på/af, Effektdisplay m/lys, Rækkevidde: 12 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	Integrert, 3 dele
		Støvsugerpose/volumen	GN / 4,5 liter
		Udstødningsfilter	AirClean-filter





Complete C3 Cat & Dog Flex PowerLine

M.-nr. 12032760
Pris: 3.595,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmundstykke	SBD 365-3, STB 305,3
Betjening / Håndtag	Fodkontakter +/- / Normalt håndtag	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parkeringsystem for små pauser, Effektdisplay m/lys, Rækkevidde: 12 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	Integreret
		Støvsugerpose/volumen	GN 3D / 4,5 liter
		Udstødningsfilter	Active AirClean filter



Complete C3 Parquet PowerLine

M.-nr. 12032700
Pris: 3.295,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Marineblå / 890 watt	Gulvmundstykke	SBD 365-3, Twister SBB 300-3
Betjening / Håndtag	Fodkontakter +/- / Normalt håndtag	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system, Parkeringsystem for små pauser, DynamicDrive, Effektdisplay m/lys, Rækkevidde: 12 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	Integreret
		Støvsugerpose/volumen	GN 3D / 4,5 liter
		Udstødningsfilter	AirClean Plus-filter



Complete C3 Comfort PowerLine

M.-nr. 12032720
Pris: 4.195,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Grafitgrå / 890 watt	Gulvmundstykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtag	Fodkontakter +/- / Comfort håndtag m/ RF	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parkeringsystem på/af, DynamicDrive, Effektdisplay m/lys, Rækkevidde: 12 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	Integreret
		Støvsugerpose/volumen	GN 3D / 4,5 liter
		Udstødningsfilter	HEPA AirClean filter




Complete C3 Comfort XL PowerLine

M.-nr. 12032800
Pris: 4.395,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Marineblå / 890 watt	Gulvmundstykke	SBD 365-3, Parquet SBB 400-3
Betjening / Håndtag	Fodkontakter +/- / Comfort håndtag m/ RF	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Silence-system Parkeringsystem på/af, DynamicDrive, Effektdisplay m/lys, Rækkevidde: 12 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	Integreret
		Støvsugerpose/volumen	GN 3D / 4,5 liter
		Udstødningsfilter	HEPA AirClean filter






Blizzard CX1 PowerLine

M.-nr. 12034170
Pris: 3.495,-


Model / Farve / Watt	PowerLine, Grafitgrå / 890 watt	Gulvmund-stykke	SBD 660-3
Betjening / Håndtag	Drejekontakt/ Normalt håndtag	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi ComfortClean Silence-system Parksystem Rækkevidde: 11 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Udstødnings-filter	Hygiejne Lifetime-filter
		Slange	To-tonet sugeslange



Blizzard CX1 Parquet PowerLine

M.-nr. 12034250
Pris: 4.395,-


Model / Farve / Watt	PowerLine, ObsidianSort / 890 watt	Gulvmund-stykke	SBD 660-3, SBB 300-3
Betjening / Håndtag	Drejekontakt/ EcoComfort håndtag	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi, ComfortClean, Silence-system, Parksystem, Rækkevidde: 11 m Comfort kabelindtræk, DynamicDrive	Tilbehørsdele	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Udstødnings-filter	HEPA Lifetime-filter
		Slange	Konisk sugeslange



Blizzard CX1 Cat&Dog PowerLine

M.-nr. 12034210
Pris: 4.495,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Mangorød / 890 watt	Gulvmund-stykke	SBD 660-3, STB 305-3
Betjening / Håndtag	Drejekontakt/ EcoComfort håndtag	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi ComfortClean Silence-system Parksystem Rækkevidde: 11 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Udstødnings-filter	HEPA Lifetime-filter
		Slange	Konisk sugeslange



Blizzard CX1 Cat&Dog Flex PowerLine

M.-nr. 12034260
Pris: 4.595,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Grafitgrå / 890 watt	Gulvmund-stykke	SBD 660-3, STB 305-3
Betjening / Håndtag	Drejekontakt/ EcoComfort håndtag	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi, ComfortClean, Silence-system, Parksystem, Rækkevidde: 11 m Comfort kabelindtræk	Tilbehørsdele	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Udstødnings-filter	HEPA Lifetime-filter
		Slange	Konisk sugeslange



Blizzard CX1 Comfort PowerLine

M.-nr. 12034230
Pris: 4.795,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, ObsidianSort / 890 watt	Gulvmund-stykke	SBD 660-3, SBB 300-3
Betjening / Håndtag	Fodkontakter+/-/ Comfort håndtak m/RF	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi, ComfortClean, Silence-system, Parksystem, Rækkevidde: 10 m Comfort kabelindtræk, DynamicDrive	Tilbehørsdele	Integrert
		Støvbeholder	2 liter
		Udstødnings-filter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Slange	To-tonet sugeslange



**Boost CX1
PowerLine**

Lotushvid, M.-nr. 11666900
Grafitgrå, M.-nr. 11666920
Pris: 2.695,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Lotushvid / 890 watt	Gulvmund-stykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtag	4-trins Drejekontakt / Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Rækkevidde: 10 m	Tilbehørsdele	VarioClip (3 dele)
		Støvbeholder	1 liter
		Udstødnings-filter	Hygiejne AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,75



**Boost CX1
PowerLine**

Lotushvid, M.-nr. 12433950
Obsidiansort, M.-nr. 12433960
Pris: 2.595,-

125 Edition

Model / Farve / Watt	PowerLine, Lotushvid eller Obsidiansort / 890 watt	Gulvmund-stykke	SBD 365-3
Betjening / Håndtag	4-trins drejekontakt / Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parkeringssystem 1 side Rækkevidde: 10 m	Tilbehørsdele	VarioClip (3 dele)
		Støvbeholder	1 liter
		Udstødnings-filter	Hygiejne AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,8



**Boost CX1
PowerLine**

M.-nr. 12433970
M.-nr. 12433980
Pris: 2.895,-

125 Gala Edition

Model / Farve / Watt	PowerLine, Kasjmirgrå eller Obsidiansort / 890 watt	Gulvmund-stykke	SBD 365-3 SBB 300-3
Betjening / Håndtag	4-trins drejekontakt / Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parkeringssystem 1 side Rækkevidde: 10 m	Tilbehørsdele	VarioClip (3 dele)
		Støvbeholder	1 liter
		Udstødnings-filter	Hygiejne AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,8



**Boost CX1
Parquet PowerLine**

Anbefalet til allergikere
M.-nr. 11666880
Pris: 3.195,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, Lotushvid / 890 watt	Gulvmund-stykke	SBD 365-3 SBB 300-3
Betjening / Håndtag	4-trins drejekontakt / Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Rækkevidde: 10 m	Tilbehørsdele	VarioClip (3 dele)
		Støvbeholder	1 liter
		Udstødnings-filter	HEPA AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,75



**Boost CX1
Cat&Dog PowerLine**

Optimal for alle dyrevenner
M.-nr. 11666890
Pris: 3.595,-

Model / Farve / Watt	PowerLine, ObsidianSort / 890 watt	Gulvmund-stykke	SBD 660-3, STB 305-3
Betjening / Håndtag	4-trins drejekontakt / Normalt	Støvsugerrør	Comfort teleskoprør
Komfort	Vortex teknologi TrackDrive Parksystem Rækkevidde: 10 m	Tilbehørsdele	VarioClip (3 dele)
		Støvbeholder	1 liter
		Udstødnings-filter	HEPA AirClean-filter
		dB / kg	78 / 7,75

ROBOTSTØVSUGERE

3D SMART NAVIGATION


Scout RX3's Smart Navigation-system kombinerer tre innovative produktfordele: Indoor Positioning System med kamera på toppen sikrer pålidelig navigering. Furniture Protection Technology med 10 sensorer beskytter mod kollisioner og afstrømninger. Advanced Corner Cleaning med ekstra lange sidebørster giver særlig effektiv rengøring af hjørner og kanter. Sådan rengør RX3 dit gulv grundigt.

KØRSEL PÅ TÆPPER


Med sin kraftfulde motor og skridsikre hjul mestrer Scout let overgangen mellem glatte gulve og tæpper på op til 17 mm. Dørkarme er heller ikke noget problem. Du kan være sikker på, at Miele's robotstøvsuger effektivt følger sin rute og giver dig et rent hjem.





HJØRNEBØRSTER

Drejelige sidebørster med 20 arme, der stikker ud fra enheden, så den er også praktisk i områder, der er vanskelige at nå. De 20 børster rengør grundigt langs alle kanter, samt fjerner støvet i krogene.




ROBOTSTØVSUGERE







Scout RX3

3D Smart Navigation
M.-nr. 11713580
Pris: 6.395,-



Scout RX3 Runner

3D Smart Navigation
M.-nr. 11713560
Pris: 6.695,-

Model / Farve	Robotstøvsuger / ObsidianSort	Rengørings-programmer	4 stk
Betjening /	Fjernkontrol	Filter / liter Støvbeholder	AirClean Plus-filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Timer (daglig)	Driftstid	60 min
		Ladetid	173 min
		Kapacitet	65 m ²
		Tæppehøjde	17 mm

Model / Farve	Robotstøvsuger / Rosa guld & Pearlfinish	Rengørings-programmer	4 stk
Betjening /	Touchbetjening Fjernkontrol	Filter / liter støvbeholder	AirClean plus filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Timer (daglig)	Driftstid	60 min
		Ladetid	237 min
		Kapacitet	120 m ²
		Tæppehøjde	17 mm









Scout RX3 HomeVision

3D Smart Navigation HomeVision
M.-nr. 11713550
Pris: 7.295,-

Model / Farve	Robotstøvsuger / Bronze & Pearlfinish	Rengørings-programmer	4 stk
Betjening /	Touchbetjening Fjernkontrol	Filter / liter støvbeholder	AirClean plus filter / 0,4 liter
Komfort	Quatro Cleaning Power, Advanced Corner Cleaning, Home Mapping, MobileControl, Timer (daglig)	Driftstid	120 min
		Ladetid	237 min
		Kapacitet	120 m ²
		Tæppehøjde	17 mm



LEDNINGSFRIE STØVSUGERE

miele.dk – læs mere om Miele-støvsugere



Triflex HX1 Grafitgrå / Blå

Håndstøvsuger,
60 minutters driftstid,
Hygiejne lifetime filter
M.-nr. 11805980
Pris: 4.995,-

Model / Farve	Ledningsfri støvsuger, Grafitgrå / Blå	Guldmund-stykke/ Tilbehørsdele	SEB 430, SPD 20, Vægfæstet m/3 tilbehør
Betjenings-komfort	3-trins skydekontakt	Rækkevidde/ Driftstid	125 m ² / 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, Batteri kan skiftes ud	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Støvbeholder	0,5 liter
		Udstødnings-filter	Hygiejne Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt



Triflex HX1 ObsidianSort / Rød

Håndstøvsuger,
60 minutters driftstid,
Hygiejne lifetime filter
M.-nr. 11805970
Pris: 4.995,-

Model / Farve	Ledningsfri støvsuger, ObsidianSort / Rød	Guldmund-stykke/ Tilbehørsdele	SEB 430, SPD 20, Vægfæstet m/3 tilbehør
Betjenings-komfort	3-trins skydekontakt	Rækkevidde/ Driftstid	125 m ² / 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, Batteri kan skiftes ud	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Støvbeholder	0,5 liter
		Udstødnings-filter	Hygiejne Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt



Triflex HX1 Lotushvid / Rød

Håndstøvsuger,
60 minutters driftstid,
Hygiejne lifetime filter
M.-nr. 11805960
Pris: 4.995,-

Model / Farve	Ledningsfri støvsuger, Lotushvid / Rød	Guldmund-stykke/ Tilbehørsdele	SEB 430, SPD 20, Vægfæstet m/3 tilbehør
Betjenings-komfort	3-trins skydekontakt	Rækkevidde/ Driftstid	125 m ² / 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, Batteri kan skiftes ud	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Støvbeholder	0,5 liter
		Udstødnings-filter	Hygiejne Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min / 170 watt



Triflex HX1 Grafitgrå / Blå





Triflex HX2 Lotushvid / Rosa guld

Håndstøvsuger,
60 minutters driftstid,
HEPA AirClean lifetime filter
M.-nr. 11805990
Pris: 5.995,-

Model / Farve	Ledningsfri støvsuger, ObsidianSort / Rød	Guldmundstykke/ Tilbehørsdele	SEB 430, SPD 20, Vægfæstet m/3 tilbehør
Betjeningskomfort	3-trins skydekontakt	Rækkevidde/ Driftstid	125 m ² / 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, Tilbehørholder, Batteri kan skiftes ud	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Støvbeholder	0,5 liter
		Udstødningsfilter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min /272 watt



Triflex HX2 Cat & Dog ObsidianSort / Rosa

Håndstøvsuger,
60 minutters driftstid,
HEPA AirClean lifetime filter
M.-nr. 11806000
Pris: 6.495,-

Model / Farve	Ledningsfri støvsuger, ObsidianSort / Rosa guld	Guldmundstykke/ Tilbehørsdele	SEB 435, SEBB 23, SPD 20 Vægfæstet m/3 tilbehør
Betjeningskomfort	3-trins skydekontakt	Rækkevidde/ Driftstid	125 m ² / 60 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, BrilliantLight, Ekstra batteri	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Støvbeholder	0,5 liter
		Udstødningsfilter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min /272 watt



Triflex HX2 Pro Grey PearlFinish / Rosa guld

Håndstøvsuger,
120 minutters driftstid,
HEPA AirClean lifetime filter
M.-nr. 11806010
Pris: 8.595,-

Model / Farve	Ledningsfri støvsuger, Grey PearlFinish / Rosa guld	Guldmundstykke/ Tilbehørsdele	SEB 435, SEBB 23, SPD 20 Vægfæstet 2 m/3 tilbehør
Betjeningskomfort	3-trins skydekontakt	Rækkevidde/ Driftstid	250 m ² / 120 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, BrilliantLight, Ekstra batteri & adapter	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Støvbeholder	0,5 liter
		Udstødningsfilter	HEPA AirClean Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min /272 watt



Triflex HX2 Infinitygrå

Håndstøvsuger,
120 minutters driftstid,
Hygiejne ifetime-filter
M.-nr. 12434060
Pris: 6.395,-

125 Gala Edition



Model / Farve	Ledningsfri støvsuger, Infinitygrå	Guldmundstykke/ Tilbehørsdele	SEB 430 + universal SUB 20/ Vægfæstet 2 m/3 tilbehør
Betjeningskomfort	3-trins skydekontakt	Rækkevidde/ Driftstid	250 m ² / 120 minutter
Komfort	Vortex teknologi, Digital efficiency motor, Innovation 3-i-1 funktion, ComfortClean, Ekstra batteri	Batteritype	2500 mAh Li-Ion
		Støvbeholder	0,5 liter
		Udstødningsfilter	Hygiejne Lifetime-filter
		Ladetid / Watt	240 min /192 watt



Triflex HX1 Lotushvid / Rød



AllTeQ Eco-mundstykke SBD 365-3 Eco

Energibesparende mundstykke til perfekt rengøring ved lavt strømforbrug.

- Børster, der kan køres ud til rengøring af gulvtæpper/hårde gulve
- En gummirulle forhindrer ridser på hårde gulve
- De brede trådfangere på undersiden fjerner også hår
- Drejelig mundstykkekant - optimal tilpasning til gulvbelægningen
- Udviklet til støvsugere op til 1000 Watt

M.-nr. 11805640

Pris: 535,-



AllTeQ-mundstykke

Til støvsugning af hårde gulvbelægninger og tæpper takket være de indstillelige børster

- Indstillelige børster til rengøring af tæpper og hårde gulvbelægninger.
- Metalglidesål – glider uden besvær over tæpper
- Bred sugeåbning sikrer effektiv rengøring langs vægge og kanter.
- Store gummibelagte hjul sikrer, at hårde gulvbelægninger ikke bliver ridsede.
- Bredt trådfang på undersiden, som også fjerner hår

M.-nr. 7253820

Pris: 535,-

EKSTREMT SKÅNSOM, LETKØRENDE OG BEVÆGELIG. Parketmundstykker til sarte hårde gulvbelægninger

Mange hårde gulvbelægninger som f.eks. parket, laminat, polerede fliser og højkvalitetsfliser bliver nemt ridsede. For at sikre, at dine sarte gulve forbliver flotte, har Miele udviklet parketmundstykkerne. De rengør dine gulve skånsomt og grundigt på samme tid.

Med deres bløde all-round-børster glider Miele's parketmundstykker blødt og skånsomt over dine gulve. Deres bløde, letløbende hjul gør støvsugning ubesværet, nem og bekvem. Mundstykket Parquet Twister er ekstremt fleksibelt og bevægeligt takket være det unikke dobbeltdrejende led.

Mundstykker til hårde gulvbelægninger

Deres hårde børster fejer fint støv ud af fuger og sprækker – velegnet til støvsugning af fliser og andre hårde gulvbelægninger med struktur.



Parquet Twister mundstykke SBB 300-3

Til hurtig og nem støvsugning takket være det unikke drejeled.

- Særlig hurtig støvsugning: 30 cm bredt og ekstremt fladt
- Unikt dobbeltdrejende led for større fleksibilitet
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 7155710

Pris: 465,-



Parketmundstykke XL Parquet Twister SBB 400-3

Ekstra bredt til hurtig og nem støvsugning takket være det unikke drejeled.

- Bløde naturbørster glider blødt og let hen over gulvet
- Hurtig støvsugning af store flader takket være 41 cm bredde
- Op til 25% tidsbesparelse med XL-format
- Enestående dreje-/vippeled til høj bevægelsesfleksibilitet

M.-nr. 7101160

Pris: 545,-



Hardfloor Twister mundstykke SBB 300-3

Til hurtig og nem støvsugning af klinker takket være det unikke drejeled.

- Særlig hurtig støvsugning: 30 cm bredt og ekstremt fladt
- Unikt dobbeltdrejende led for større fleksibilitet
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 9730770

Pris: 465,-


TIL GRUNDIG RENGØRING OG SMUKKE TÆPPER

Turbobørster

Tæpper bør støvsuges jævnlgt, også selv som de ikke er synligt snavsede. For at sikre at støv, hår og tråde, som er sunket dybt ned i tæppet, fjernes, skal tæpper børstes, når de støvsuges. Børstevalsen på Miele-Turbobørste, som drives af luften, der strømmer igennem støvsugerrøret, sikrer, at snavs fjernes.

Regelmæssig støvsugning genopretter luven og forbedrer udseendet! Turbobørster kan bruges sammen med næsten alle Miele-støvsugere.

Velegnet til kæledyrsejere og/eller hjem med tæpper med kort luv.



Handy turbobørste Turbo Mini STB 101

Fjerner hurtigt hår og tråde takket være den kraftige børstevalse.

- Ingen separat tilslutning: Drives direkte af støvsugerens sugekraft
- Bred sugeåbning (16 cm)
- Med luftventil: Mundstykket hænger ikke længere fast i tæppet

M.-nr. 7252850

Pris: 465,-



Turbo TeQ STB 305-3


TurboTeQ til hurtig fjernelse af hår og tråde, også fra modtagelige tæpper.

- Til nem og grundig rengøring af tæpper med kort luv
- Sugestykkeventilen forhindrer ind sugning af tæpper
- Ingen separat tilslutning, direkte drift gennem sugestrømmen
- Perfekt til husdyrejere

M.-nr. 10455360

Pris: 725,-

TILBEHØR TIL BOOST OG LEDNINGSFRI STØVSUGERE




Passer til Boost CX1

Hygiejne AirClean-filter

- Indkapsler støvet sikkert
- Efter støvsugningen er rumluften renere end før
- Udskift filtret én gang årligt for at sikre optimal ydelse
- Med timestrip®-indikator for udskiftning af filter
- Filterrammer af 100 % genbrugsmateriale - beskytter miljøet
- Til støvsugere Boost CX1

Pris: 185,-



Passer til Boost CX1

Finstøvfiler

- Plisseret materiale holder fine støvpartikler tilbage.
- Nem rengøring ved blot at banke på filteret
- Filter udskiftes hvert 3. år for at opretholde produktets ydelse
- Til støvsugere Boost CX1

M.-nr. 11639250

Pris: 315,-



Passer til HX1 Facelift/HX2

Finstøvfiler HX-FSF-2

- Finstøvfiler til opretholdelse af sugestyrken.
- Udskiftning anbefales hvert 3.-4. år
 - Plisseret materiale holder fine støvpartikler tilbage
 - Nem rengøring under rindende vand
 - Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1 Facelift/HX2

M.-nr. 11945240

Pris: 465,-



Passer til Triflex HX1/HX2

Oplader HX LS

- Komfortabel og produktafhængig opladning af Li-Ion-batteriet.
- Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX /TriFlex HX2
 - Forbinder højeste komfort med lang sugeseffekt
 - Optimalt med ekstra batteri
 - Tillader samtidig opladning af et andet batteri

M.-nr. 11384900

Pris: 725,-



Passer til Triflex HX1/HX2

Li-Ion-batteri HX LA

- Li-Ion-batteri gør en længere programtid mulig på Triflex HX1/TriFlex HX2.
- Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1/TriFlex HX2
 - Særligt effektiv takket være syv effektive celler
 - Powered by Varta
 - Enklere og hurtigere udskiftning af batteri

M.-nr. 11384710

Pris: 1.335,-



Passer til Triflex HX1/HX2

Electro Compact håndholdt møbelbørste, Cat and dog

- Electro Compact håndholdt møbelbørste
- Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1/TriFlex HX2
 - 16 cm bred - særlig handy design
 - Til støvsugning af polstrede møbler og bilsæder
 - Kompatibel med Triflex HX1/TriFlex HX2 som PowerUnit Solo
 - Den roterende valse opsamler fibre grundigt

M.-nr. 11384950

Pris: 725,-



Lithium-Ion batteri



Tilbehørssæt Scout RX3

- Til opretholdelse af sugestyrken
- Tilbehørssæt til Scout RX3
- Indhold: 1 x par sidebørster, 1 x børstevalser, 1 x tætningsliste-sæt og 2 x AirClean Plus-filter

M.-nr. 11793930

Pris: 685,-



Li-Ion-batteri

- Kvalitetsbatteri med høj kapacitet: 37,75 Wh
- Lang levetid takket være lithium teknologi uden hukommelseffekt
- Med kortslutning- overopvarmnings- og overspændingsbeskyttelse
- Til RX2 og RX3
- Indhold: 1 batteri

M.-nr. 11779160

Pris: 705,-



RX2/ RX3 AirClean Plus filter RX2-AP / RX3-AP

- Sikker støvopbevaring og renere luft i lokalet
- Filtrering af støvpartikler fra den indsugede luft
 - 2-trins filtersystem lukker støvet sikkert inde
 - Filter skiftes 2 gange/året for at opretholde produktets ydelse
 - Til RX2 og RX3
 - Indhold: Filter inkl. forfilter

M.-nr. 10592080

Pris: 145,-



Magnetbånd RX-MB 4

- Bruges til at afgrænse de områder, hvor robotstøvsugeren ikke skal komme.
- Til midlertidig eller permanent afgrænsning
 - Afgræns rum eller tæpper
 - Indhold: 4 x 1 meter magnetbånd, tape

M.-nr. 10802450

Pris: 215,-



Sidebørster RX2-SB / RX3-SB

- Sikrer grundig rengøring af grænseområder og hjørner
- Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
 - Til brug på gulve og fladvævede tæpper
 - Indhold: 2 børster (venstre og højre)

M.-nr. 10592090

Pris: 145,-



Børstevalse RX3-BW

- Fjerner selv genstridigt snavs ved rotation
- Med førsteklasses, robuste kunstfiberbørster
 - Til anvendelse på hårde gulve og kortluvede tæpper
 - Skiftes ca. en gang om året for at opretholde produktets ydelse
 - Til RX3
 - Indhold: 1 børstevalse med leje

M.-nr. 11724200

Pris: 195,-



Furniture Protection

MED MIELE KAN DU VÆLGE MELLEM TRE FORSKELLIGE UDBLÆSNINGSLUFTFILTRE

Og hvis dine behov for luftfiltrering ændrer sig, kan de følgende tre typer filtre eftermonteres:

INDSTILLING 1: AIRCLEAN-FILTER

Udblæsningsluftfilter, der passer til det gennemsnitlige luftfiltreringsbehov.

INDSTILLING 2: ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Til effektiv filtrering af generende lugte takket være aktivt kul. Anbefales til hjem med kæledyr og rygere.

INDSTILLING 3: ACTIVE HEPA-FILTER

Sørger for, at selv de mindste partikler, som allergikere reagerer på, forbliver i posen. Indeholder desuden aktivt kul, som filtrerer generende lugte fra.

TAKKET VÆRE VORES UDBLÆSNINGSLUFTFILTER, ER UDBLÆSNINGSLUFTEN RENERE END DEN OMGIVENDE LUFT I RUMMET FØR STØVSUGNING.

For at sikre at der ikke udledes partikler sammen med udblæsningsluften fra støvsugeren, bør et mættet, blokeret ud-blæsningsfilter udskiftes (ca. en gang om året).



AirClean-filter SF-SAC 30

Passer til S 200 - S 800, S2, S4, S5, S6, S7, S8, Classic C1, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (3 stk.).
M.-nr. 3944711

Pris: 105,-



Active AirClean-filter SF-AA 30

Passer til S 300 – S 800, S2, S7 og Classic C1 (1 stk.).
M.-nr. 9616080

Pris: 185,-



HEPA AirClean-filter SF-HA 30

Passer til S 300 – S 800, S2, S7 og Classic C1 (1 stk.).
M.-nr. 9616270

Pris: 275,-



Active AirClean-filter SF-AA 50

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).
M.-nr. 9616110

Pris: 185,-



AirClean Plus-filter SF-AP 50

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).
M.-nr. 10107860

Pris: 175,-



HEPA AirClean-filter SF-HA 50

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).
M.-nr. 9616280

Pris: 275,-



FJM HyClean 3D

- Filtrerer mere end 99,9 % af alle fine støvpartikler
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Lang levetid takket være 3D Technology i støvsugerposen
- Til Complete C1, Compact C1, Compact C2, S6, S4
- Indhold: 4 poser, 1 motorbeskyttelsesfilter, 1 udblæsluftfilter

M.-nr. 9917710 **Pris: 139,95**



GN HyClean 3D

- Filtrerer mere end 99,9 % af alle fine støvpartikler
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Lang levetid takket være 3D Technology i støvsugerposen
- Til Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2
- Indhold: 4 poser, 1 motorbeskyttelsesfilter, 1 udblæsluftfilter

M.-nr. 9917730 **Pris: 139,95**



GN Allergy XL HyClean 3D

- Maksimal lufthygiejne med HEPA AirClean-filter
- Højeste effektivitet ved støvsugningen med lave watt-tal
- Længere levetid takket være 3D Technology i støvsugerposen
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 8 støvsugerposer, 2 motorrumsfiltre 1 HEPA filter HA50

M.-nr. 10632880 **Pris: 554,90**



3D Efficiency-støvsugerposer XL-pakke GN HyClean

- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
 - Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effekttrin
 - Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
 - Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.
M.-nr. 10455000 **Pris: 279,-**
Ny i 2024 M.-nr. 12497870 **Pris: 279,-**



3D Efficiency-støvsugerposer XL-pakke FJM HyClean

- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
 - Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effekttrin
 - Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
 - Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.
M.-nr. 10455090 **Pris: 279,-**
Ny i 2024 M.-nr. 12498160 **Pris: 279,-**



Efficiency-støvsugerposer XXL GN HyClean

- Filtrerer mere end 99,9 % af alle fine støvpartikler
- Højeste effektivitet ved støvsugningen med lave watt-tal
- i støvsugerposen
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 16 poser, 4 AirClean-filtre, 4 motorbeskyttelsesfiltre

Passer til støvsugermodeller: Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2
M.-nr. 10408410 **Pris: 515,-**
Ny i 2024 GN M.-nr. 12498260 **Pris: 515,-**
Ny i 2024 MFJM M.-nr. 12498250 **Pris: 515,-**




FJM HyClean Pure Støvsugerpose

- Støvsugerpose med filtreringseffekt på 99,99 %
- M.-nr. 12421140 **Pris: 139,95**
Ny i 2024



GN HyClean Pure Støvsugerpose

- Støvsugerpose med filtreringseffekt på 99,99 %
- M.-nr. 12421130 **Pris: 139,95**
Ny i 2024



Er en støvsugerpose
bare en støvsugerpose?



	Bredde x højde	60 cm	45 cm	Farve	G7xx0	G7xx5 XXL	G5xx0	G5xx5 XXL	M.-nr.	Vejl. pris
--	----------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-------	-----------	--------	------------

FRONTBEKLÆDNING TIL FULDINTEGRERBARE OPVASKEMASKINER


GFVi 702/72 PureLine-greb	600 x 715 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986760	2.205,-
GFVi 702/77 PureLine-greb	600 x 765 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986770	2.315,-
GFVi 701/72 u/greb	600 x 715 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986740	1.895,-
GFVi 701/77 u/greb	600 x 765 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986750	1.995,-
GFVi 453/72-7 u/greb	450 x 715 mm		•	Clean-Steel			•		11526970	1.745,-

FRONTBEKLÆDNING TIL INTEGRERBARE OPVASKEMASKINER

GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986710	1.395,-
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986720	1.495,-
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillant-hvid	•	•	•	•	10986690	1.495,-
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Clean-Steel	•	•	•	•	10986730	1.645,-
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillant-hvid	•	•	•	•	10986700	1.645,-

Fronter uden greb:

Mulighed for selv at bore huller og montere greb, som passer til resten af køkkenet.



Monteringsæt delte køkkenfronter MSF

Til optimal montering af delt køkkenfront eller køkkenfront med horisontal udfræsning/greb på midten.

- Til alle fuldintegrerbare opvaskemaskiner

M.-nr. 11393050

Pris: 808,75

M.-nr. 11393220 XXL-opvaskemaskiner

Pris: 808,75

TILBEHØR TIL VASKEMASKINER OG TØRRETUMBLERE



WTV 501

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256130

Pris: 425,-



WTV 502

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256140

Pris: 425,-



WTS 510

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekurv.

Praktisk med 35 cm sokkel.

- Skridsikkert underlag.
- Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørretumblere
- Fave: Lotushvid.

M.-nr. 9322300

Pris: 3.715,-



WTV 511

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med push-pull-funktion.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351780

Pris: 1.725,-



WTV 512

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med push-pull-funktion.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351790

Pris: 1.725,-



TKR 555

Ideel til sportssko, børnestøvler, uld-produkter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet.
- Specialudviklet til Miele-T1-tørretumblere.

M.-nr. 9614800

Pris: 565,-

TILBEHØR TIL VASKEMASKINER OG TØRRETUMBLERE

SAMMENBYGNING AF VASKE-/TØRRESØJLE

		TØRRETUMBLERE	
		T1 Chrome Edition T1 Classic	T1 White Edition
VASKEMASKINER	W1 Chrome Edition W1 Classic WT1 (undt. WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/5000 Lige panel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/5000 Skråt panel	WTV 511	WTV 512



TwinDos-doseringspatron 1

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
 - Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
 - Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos
- M.-nr. 10223070 **Pris: 265,-**



TwinDos-doseringspatron 2

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
 - Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
 - Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos
- M.-nr. 10223120 **Pris: 265,-**



UltraPhase 1 / UltraPhase 2



HydroCleaner - sæt med 4 stk.

Grundig fjernelse af fastbrændte madrester

- Indhold: 4x125 ml
- Sættet rækker til ca. 1 års forbrug

M.-nr. 12105680

Pris: 445,-



Glaskeramisk kogepladerens og stårens 250 ml**

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Fjerner fedt, fastbrændte pletter og vandpletter effektivt
- Skånsom rengøring takket være formelen med fine krystaller
- Efterlader en smudsafvisende hinde på overfladen, som letter rengøring
- Bedste produkt på markedet - testvinder i Schweiz
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200

Pris: 65,-



Ovnrens 500 ml

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Særlig effektiv rengøring uden ubehagelige lugte
- Enkel rengøring takket være den geleagtige konsistens
- Kort virketid på mellem 10 og 40 minutter, uden at ovnen skal tændes
- Også velegnet til PerfectClean-overfladen
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710

Pris: 125,-



DGClean 250 ml

- Nem rengøring af ovne
- Uden lugtgener
- Let at påføre - selv på lodrette flader

M.-nr. 10172710

Pris: 155,-



Afkalkningstabs 6 stk.

Til CVA, CM, ovne med Klimaprogram, dampovne og FashionMaster.

- Grundig fjernelse af aflejringer og kalk
- Fjernelse af kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Ingen kemikalieaflejringer efter kalkfjerning
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960200

Pris: 155,-



Rengøringstabs 10 stk.

Til CVA og CM. Sikrer kaffenyndelse på højeste niveau.

- Grundig fjernelse af olierester og kaffeaflejringer
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960220

Pris: 155,-



SteelCare-stålplejemiddel

Rense og plejemiddel til overflader i rustfrit stål

- Fjerner fingeraftryk og fedtpletter
- Effektiv og skånsom
- En beskyttende film forebygger ny tilsmudsning

M.-nr. 11023350

Pris: 125,-



AutoCleaner

Miele-AutoCleaner til CVA 78xx.

- Den indbyggede AutoCleaner rengør automatisk og effektivt espressomaskinens bryggeenhed samt mælkerørsystemet efter brug
- Pakken indeholder 4 AutoClean-patroner

M.-nr. 10971410

Pris: 595,-



Afkalkningspatron til CM7 og CVA 78xx

Afkalkningspatron til Miele-fritstående espresso-maskine CM7 og indbygningssespressomaskine CVA 78xx.

- Den indbyggede afkalkningspatron afkalker maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug
- Den beskytter maskinen mod tilkalkning
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt (afhængig af brug)
- Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk hver gang maskinen benyttes

M.-nr. 10959980

Pris: 595,-

**** Bemærk.** Miele-glaskeramiske kogepladerens, stårens og plejemiddel til rustfrit stål er ikke velegnet til rustfri stålcoverflader med CleanSteel finish!



Afkalkningsmiddel 250 g

Fjern kalksten i din vaskemaskine og opvaskemaskine hurtigt og effektivt.

- Hæld indholdet direkte i vasketromlen på din vaskemaskine
- Anbefales at anvende 2-6 gange årligt (afhængig af vandets hårdhedsgrad)

M.-nr. 10131080

Pris: 95,-



UltraTabs All in 1 60 stk.

Giver det bedste opvaskeresultat i Miele-opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat selv ved genstridige pletter
- Tabsene er pakket i en vandopløselig folie og skal derfor ikke pakkes ud
- Flere funktioner som f.eks. afspænding, salt og glasbeskyttelse
- Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 11295780

Pris: 155,-




PowerDisk All in 1 Genbrugsplast

Opvaske og tørreresultater med AutoDos.

- Miele-enestående pulvergranulat
- Indeholder bl.a. afspændingsmiddel og salt
- Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 opvaske*)

M.-nr. 11841480

Pris: 95,-



PowerDisk All in 1 ECO, Svanemærket

Opvaske og tørreresultater med AutoDos.

- Fri for parfume
- Indeholder ingen farvestoffer eller konserveringsmidler.
- Tabs er bionedbrydelige.
- Miele-enestående pulvergranulat
- Indeholder bl.a. afspændingsmiddel og salt
- Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 opvaske*)

M.-nr. 11869010

Pris: 95,-



Salt 1,5 kg

Sikrer, at din opvaskemaskine fungerer rigtigt og yder det ønskede resultat.

- Ekstra grov, perfekt til Miele-opvaskemaskiner
- Beskytter maskinen og service mod skadelige kalkaflejringer

M.-nr. 10248690

Pris: 45,-



Miele afspændingsmiddel 500 ml Genbrugsplast

Uovertruffen tørring og beskyttelse af service i Miele-opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat på glas
- Fremmer tørringen af service
- Glasbeskyttende formel, som forhindrer ætsninger
- Præcis og nem dosering med den særlige doseringshætte

M.-nr. 11772200

Pris: 65,-



IntenseClean 200 g

Fjern dårlig eller sur lugt i din vaskemaskine og opvaskemaskine.

- Afkalk først med Miele-Afkalker
- Rens herefter med maskinrengøring. Afkalkeren fjerner kalkbelægninger og maskinrengøring slår bakterierne ihjel.

M.-nr. 10717140

Pris: 95,-



DishClean 160 g

Plejemiddel, som sikrer, at opvaskemaskinen fungerer optimalt.

- Fjerner lugt, kalk og lette aflejringer
- Bevarer lågepakningens elasticitet og tæthed
- Aktiv beskyttelse gennem renhed
- Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
- Indhold: 160 g

M.-nr. 11905670

Pris: 105,-



Rengøringsstiks til mælkesystem 100 stk.

Sikrer hygiejnisk rene mælkesystemer i CVA og CM.

- Fjerner effektivt mælkeproteiner og -fedt.
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Enkel dosering, da de enkelte stiks indeholder den nødvendige mængde
- Sikker at bruge – Miele-formel
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270

Pris: 275,-

* Med ECO-program



UltraPhase 1 Sensitive

Til W1 TwinDos vaskemaskiner

- Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2 Sensitive
- Meget drøj - op til 36 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923560

Pris: 145,-



UltraPhase 2 Sensitive

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1 Sensitive
- Meget drøj - op til 63 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923590

Pris: 145,-



UltraPhase 1 Classic

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11891620

Pris: 135,-



UltraPhase 2 Classic

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1
- Meget drøj - op til 50 vaske
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11891820

Pris: 135,-



Miele UltraPhase 1 Elixir

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
- Indeholder 7 enzymer til ultimativ renhed
- ColorProtect til bevarelse af farveintensitet
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Holder længe - til 37 vaskeforløb
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11614960

Pris: 135,-



Miele UltraPhase 2 Elixir

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Aktiv ilt til blid og effektiv pletfjerning
- OxiCare til grundig pleje og rengøring af tekstiler og produktet
- WhiteBooster til strålende hvide tekstiler
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Holder længe - til 50 vaskeforløb
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11615050

Pris: 135,-



TwinDosCare

Rengøringsmiddel til TwinDos-doseringssystem

- Til skylning af TwinDos-doseringssrør
- Anvendes før en lang periode uden brug (min. 2 måneder)
- Anvendes før nyt middel tages i brug
- Meget effektiv - rækker til 4-5 forløb

M.-nr. 11171440

Pris: 105,-



UltraPhase 1 FloralBoost

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Beholder med Ultraphase 1 Floralboost Limited Edition
- Indeholder 7+1 enzymer til optimal renhed
- Ny enzyminnovation til dybdegående rengøring af sved og kropslugt
- ColorProtect farvebeskyttende middel
- Holder længe - til 50 vaskeforløb

M.-nr. 12280240

Pris: 135,-



UltraPhase 2 FloralBoost

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Beholder med Ultraphase 1 Floralboost Limited Edition
- Indeholder 7+1 enzymer til optimal renhed
- Ny enzyminnovation til dybdegående rengøring af sved og kropslugt
- ColorProtect farvebeskyttende middel
- Holder længe - til 50 vaskeforløb

M.-nr. 12280240

Pris: 135,-



Miele

W1
PowerWash & TwinDos & 9kg





Caps Booster

Perfekt til pletfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner

- Egnede til både hvidt og kulørt vasketøj
- Til hårdnakkede pletter, fx fedt- eller frugtpletter
- Storartede vaskeresultater – også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11648410 **Pris: 75,-**



Caps DownCare

Idel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning

- Bevare dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 12014030 **Pris: 75,-**



Caps Outdoor

- Til W1-vaskemaskiner
- Bevare farver på syntetiske tekstiler
- Bevare åndbarhed i funktionsmembraner
- Modvirker statisk elektricitet på syntetiske tekstiler
- Neutraliserer dårlige lugte fra f.eks. sved
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 12014120 **Pris: 75,-**



Caps SilkCare

- Til W1-vaskemaskiner
- Forebygger filtnig og krympning
- Bevare formen af fibre og et blødt udseende
- Giver bløde og velduftende tekstiler
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11485780 **Pris: 75,-**



Caps Sport

Til vask af sportstøj i W1-vaskemaskiner

- Neutraliserer svedlugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer, skånsom mod farverne
- Bevare tøjets form – også for fleece
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 12014100 **Pris: 75,-**



Caps UltraDark

- Til W1-vaskemaskiner
- Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning – også ved lave temperaturer
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11910950 **Pris: 75,-**



Caps WoolCare

Til fin- og uldvask i W1-vaskemaskiner

- Specielt plejekompleks af hvedeprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
- Ingen overdosering
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11485730 **Pris: 75,-**



Caps Impraprotect

- Til W1-vaskemaskiner
- Til imprægnering af tekstiler
- Ideelt til sportsbeklædning og regntøj
- Bevare tøjets åndbarhed
- Effektiv mod fugt, vind og snavs
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 11648280 **Pris: 135,-**



Caps CottonRepair

- Forny farver og overfladen på dine bomuldstekstiler
- Fjerner "pilling-effekt" (fnugdannelse)
- Fjerner ødelagte og misfarvede ender på tekstilfibre
- Nyt liv til dit favorit-bomuldstøj
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 11485870 **Pris: 135,-**



UltraWhite-vaskepulver 2,7 kg

Specielt velegnet til hvidt og lyst tøj og meget snavset kulørt tøj.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
- Strålende hvidt tøj takket være effektiv formel med aktivt oxygen
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøj - også ved lave temperaturer.

M.-nr. 10199830 **Pris: 195,-**



Caps Nature skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
 - Til blødt og dejligt vasketøj
 - Frisk, naturlig duft af renhed
 - Ingen overdosering
 - Ideelt til frotté
 - Indhold: 9 caps (= 9 vaske)
- M.-nr. 11486070

Pris: 75,-



Caps Cocoon skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
 - Til blødt og dejligt vasketøj
 - Frisk, naturlig duft af renhed
 - Ingen overdosering
 - Ideelt til frotté
 - Indhold: 9 caps (= 9 vaske)
- M.-nr. 11486090

Pris: 75,-



Caps Aqua skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
 - Til blødt og dejligt vasketøj
 - Frisk, naturlig duft af renhed
 - Ingen overdosering
 - Ideelt til frotté
 - Indhold: 9 caps (= 9 vaske)
- M.-nr. 11486040

Pris: 75,-



Duftflakon ROSE

- Harmonisk og feminin
 - Oplev den sarte, raffinerede duft af friskplukkede maj-roses med ROSE
 - Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
- M.-nr. 12022190

Pris: 105,-



Duftflakon ORIENT

- Sensuel og maskulin
 - ORIENT samler alle Orientens hemmeligheder i en forførende duft
 - Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
- M.-nr. 12022190

Pris: 105,-



Duftflakon AQUA

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
 - AQUA – renhed og frisk duft
 - Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
- M.-nr. 12021160

Pris: 105,-



Duftflakon NATURE

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
 - NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
 - Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
- M.-nr. 10234500

Pris: 105,-



Duftflakon COCOON

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
 - COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og tryghed
 - Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
- M.-nr. 12023660

Pris: 105,-



Duftflakon WHITEFLOWER Sensitive

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
 - Ekstra Sensitive-formel for personer med allergi
 - WHITEFLOWER – blomsterduft kombineret med citrus
 - Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
- M.-nr. 11047280

Pris: 105,-



Duftflakon DRYFRESH

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
 - DryFresh – med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
 - Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer
- M.-nr. 12026930

Pris: 105,-

FragranceDos
Aqua & Cocoon



UltraColor Flydende vaskemiddel 1,5 l

Flydende opvaskemiddel 1,5 l

- Luksuriøs duft
 - Indeholder 7 enzymer til ultimativ renhed
 - Fremragende pletfjerning
- også ved lave temperaturer
 - ColorProtect til bevarelse af farveintensitet
 - 100 % genbrugsplast
 - Fri for mikroplast og biologisk nedbrydelig
- M.-nr. 12514940

Pris: 105,-



**UltraColor
Flydende vaskemiddel 1,5 l**

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 36 maskinfulde
- Emballagen fremstilles af 100 % genbrugsplast
- Fri for mikroplast og biologisk nedbrydelig

M.-nr. 11979370 **Pris: 105,-**



UltraDark 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 60 maskinfulde
- Emballagen fremstilles af 100 % genbrugsplast
- Fri for mikroplast og biologisk nedbrydelig

M.-nr. 11986770 **Pris: 145,-**



**UltraColor Sensitive
Flydende vaskemiddel 1,5 l**

Optimal vask og pleje af kulørte og mørke tekstiler.

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Bedste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 37 maskinfulde
- Emballage fremstilles af 100 % genbrugsplast
- Emballage er fri for mikroplast og biologisk nedbrydelig

M.-nr. 11987320 **Pris: 145,-**



WoolCare-finvaskemiddel 1,5 l

Til uld, silke og al finvask.

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Meget drøj - til 50 maskinfulde
- Emballage fremstillet af 100% genbrugsplast
- Uden mikroplast, optisk hvidt og blegemidler

M.-nr. 11979190 **Pris: 145,-**



Sport vaskemiddel 1,5 l

Særligt velegnet til alle sportstekstiler

- Hygiejnisk renhed og langvarig friskhed
- Bevarer tøjets åndbarhed
- Neutraliserer ubehagelige lugte
- Plejer fibre til formstabil beklædning med lang levetid
- Emballage fremstillet af 100% genbrugsplast

M.-nr. 12111980 **Pris: 145,-**



Skyllemiddel 1,5 l

Særligt velegnet til alle tekstiler af frotté.

- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft
- Forhindrer elektrostatisk opladning i tørretumbleren
- Meget drøj - til 66 maskinfulde
- Emballage fremstillet af 100% genbrugsplast
- Uden mikroplast, optisk hvidt og blegemidler

M.-nr. 11987020 **Pris: 95,-**



Specialvaskemiddel Outdoor 250 ml

Perfekt til værdifuld Outdoor-beklædning og funktionelt tøj.

- Med lanolin - som et 'plejende bad' til membranen
- Rengør og plejer
- Skånsom mod farverne i tøjet.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10226420 **Pris: 125,-**



Specialvaskemiddel Dun 250 ml

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning.

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225680 **Pris: 125,-**



Imprægneringsmiddel 250 ml

Ideelt til sportsbeklædning og regntøj.

- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv imprægnering mod fugt, vind og snavs
- Meget drøj - til 4 gange

M.-nr. 11873090 **Pris: 195,-**



FLERE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE MIELE

Bæredygtighed i hvert trin

I alle trin af vores produkters og service livscyklus stræber vi efter at gøre bæredygtighed til en væsentligt del – både i vores værdikæder og hjemme hos alle vores kunder.

Bæredygtig produktion

Miele er dedikeret til at producere de bedst mulige produkter og service med mindst mulig indvirkning på miljøet og med det ultimative mål at gøre dem 100% kulstofneutrale.

Stop spild – giv vores produkter et nyt liv

Vi arbejder på at skabe en cirkulær værdikæde med nul-udledning, så alle brugte materialer genindtræder i kæden i slutningen af deres livscyklus.

TRYGHED I HELE PRODUKTETS LEVETID. HURTIG OG PROFESSIONEL SERVICE!

Får du behov for reparationservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling.

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne. Serviceteknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af produktion. **Se mere på www.miele.dk/service**



Miele



Miele A/S

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf. privatkunder

4327 1310

Tlf. forhandlere

4327 1410

Tlf. erhvervs kunder

4327 1510

E-mail

info@miele.dk

Website

miele.dk



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Alle priser er vejledende udsalgspriser
i danske kroner inkl. moms.

Mat nr. 99002530 03.01.2024