

**Miele**

# Pris- og produktoversigt

## Miele Køkkenpartner

Januar 2019

**Miele. Immer Besser**



# Showroom

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Miele's produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et "hverdagens kulturcenter", hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse.

Miele Experience Center er derfor andet end produkter! Det er også her vores mange forbrugerevents kan opleves. Vi byder på alt fra spændende bageevents, konditorkunst, kendte kokke samt humanitære og kulturelle arrangementer og ikke at forglemme muligheden for at gennemføre et hvilket som helst virksomhedsarrangement, som f.eks bagedyst for virksomhedernes personale eller salgsmøde/teambuilding for sælgerstaben.

Læs mere på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)

Tilmeld dig Miele's Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.

Uanset, hvad som bringer dig ind i vores showroom, glæder vores dygtige team sig til at betjene dig.



## Tidsbestilling:

Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på [info@miele.dk](mailto:info@miele.dk). Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Tidsbestilling kan også ske på tlf. 4327 1310.

## Her finder du Miele Experience Center:

### Glostrup

Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup

### Åbningstider:

Mandag-onsdag 08.00-16.00

Torsdag-fredag 08.00-18.00

Lørdag 09.30-14.00

### Vejle

Logistikvej 3, 7100 Vejle (motorvej E45, afkørsel 59)

### Åbningstider:

Mandag-fredag 08.00-16.00

1. lørdag i måneden 10.00-15.00



Find indbygningsskitser på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)  
eller ring til vores kundecenter på tlf. 4327 1310



## Indhold

Miele i 4 smukke farver	4-5	Kogeplader	35-45
ArtLine	6-9	SmartLine	46-47
MasterCool	10-13	Emhætter	48-59
Ovne	14-17	Køle-/fryseskabe	60-77
Mikrobølgeovne og Kompaktovne med mikrobølger	18-21	Vinkøleskabe	78-81
Dampovne og Dampovne med mikrobølger	22-24	Opvaskemaskiner	82-94
Dampovne med ovnfunktion	25-28	Vaskemaskiner	96-103
Espressomaskiner	29-32	Vaske-tørremaskiner	104-105
Gourmet-varmeskuffer og Vakuumforseglerskuffer	33-34	Tørretumblere	106-112
		Strygeruller/FashionMaster	113
		Tilbehør, Produktpleje og Vaskemidler	114-142

## Miele i 4 smukke farver

Køkkenet er husets hjerte. Det er her, vi samles til hverdag og fest med familie og venner, og her vi ønsker at finde masser af sjæl og fortælle, hvem vi er. Der er derfor langtfra funktionalitet alene, der afgør vores valg, når vi skal have nyt køkken.

Vi gør os nøje overvejelser om design, linjer, farver og æstetik.



**Grafitgrå** er trendy og giver dit køkken et eksklusivt udseende. Den moderigtige nuance er mørk og kølig. Udstråler elegance, tager hårdheden ud af de lige linjer og giver et rent og diskret design.



Med køkkenprodukter i farven **Brillanthvid** kan du skabe et gennemført lyst og blidt lys i et hvidt køkken.

Vælg eventuelt et alternativt greb i **Brillanthvid**, eller et af de andre mange forskellige greb.



Miele i  
**4** smukke farver

Se alle vores elegante greb i forskellige naturmaterialer på [www.miele.dk/signature](http://www.miele.dk/signature) og på side 114 i kataloget.

# Miele i 4 smukke farver

Med Miele's køkkenprodukter kan du gå hele vejen. PureLine-designet giver dig alle muligheder for at skabe en smagfuld køkkenindretning og gennemføre en fuldstændig individuel og personlig indretning med køkkenprodukter, der matcher din stil og farveholdning.

**På [www.miele.dk](http://www.miele.dk) kan du se farvevarianter for hvert produkt.**



**CleanSteel** har et rå og enkelt udtryk, som passer i de fleste køkkener, uanset om stilen er industriel eller varm og klassisk.

Bemærk desuden, at **CleanSteel** også fås i Miele's ContourLine-design, der passer godt til et køkken med fyldningslåger.



**Obsidiansort** er elegant og stilrent, både sammen med sorte elementer og andre farver og materialer.

Vælg eventuelt et alternativt greb i **Obsidiansort**, eller et af de andre mange forskellige greb.



**Obsidiansort** perfektion! Miele's gennemførte generation af køkkenprodukter blev allerede inden introduktionen på det danske marked hædret med op til flere **Reddot Design Awards**.

Bl.a. fik produktkombinationen bestående af indbygningsovn, espressomaskine og dampovn med gourmet-varmeskuffe i Obsidiansort den eftertragtede pris.





### H 6461 BP X

- Ovn
- Grebsfri (Touch2Open)
- Energiklasse A+
- DirectSensor
- 4-linjet TFT-display
- Touch-styring
- Nem rengøring med pyrolyse, med katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 14
- > 60 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Klimaprogram
- Intensiv bagning
- Hurtigopvarmning
- Halogenbelysning (top)
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit
- Ovnribber med PyroFit
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Efterslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. Grafitgrå 10455840 **Pris: 21.145,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10455830 **Pris: 21.145,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10455820 **Pris: 21.145,00**



### H 6860 BP X

- Ovn
- Grebsfri (Touch2Open)
- Energiklasse A+
- M Touch • TFT-farvedisplay • Touch-styring
- Nem rengøring med pyrolyse, med AirClean-katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 20
- > 100 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Klimaprogram • Intensiv bagning
- Langtidsstegning
- Crisp-funktion
- Hurtigopvarmning
- Halogenbelysning (top + begge sider)
- Trådløst stegetermometer
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit
- 1 sæt FlexiClip-udtræk med PyroFit
- Ovnribber med PyroFit
- MyMiele
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Efterslutning: 1N AC 230 V 3,7 kW – 16 A

M.-nr. Grafitgrå 10455900 **Pris: 30.745,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10455890 **Pris: 30.745,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10455880 **Pris: 30.745,00**



### DGC 6860 XXL

- Dampovn med ovnfunktion
- Grebsfri (Touch2Open)
- M Touch
- TFT farvedisplay
- PerfectClean-ovnrum
- 68 l ovnrum
- Fuldmotoriseret betjeningspanel med let udtagelig og komfortabel vandbeholder 1,4 l samt separat kondensbeholder
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- > 200 automatikprogrammer
- Automatisk tilberedning af menu
- Lav dine egne programmer
- Varmholdningsfunktion
- Sous-vide-funktion
- Halogenbelysning i begge side
- Trådløst stegetermometer
- Polyfoniske "ringetoner"
- 1 sæt FlexiClips (PerfectClean)
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x555 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 590x548x550 mm
- Efterslutning: 1N AC 230 V 3,4 kW – 16 A

M.-nr. Grafitgrå 10453380 **Pris: 43.595,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10453400 **Pris: 43.595,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10453390 **Pris: 43.595,00**

# ArtLine

- uforstyret elegance



Se også de nye emhætter i grafitgrå på side 53-54



## H 6401 BM X

- Kompaktovn med mikrobølger
- Grebsfri (Touch2Open)
- DirectSensor
- 4-linjet TFT-display
- Touch-styring
- PerfectClean-ovnrøm
- 43 l ovnrøm
- 80-1.000 W
- Kombifunktion
- 1-trins-grill
- Automatisk hurtigopvarmning
- Varmluft Plus
- Langtidsstegning
- Popcorn-funktion
- > 60 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW – 16 A

M.-nr. Grafitgrå 10455810 **Pris: 20.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10455800 **Pris: 20.295,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10455790 **Pris: 20.295,00**

## H 6800 BM X

- Kompaktovn med mikrobølger
- Grebsfri (Touch2Open)
- M Touch
- TFT farvedisplay
- PerfectClean-ovnrøm
- 43 l ovnrøm
- 80-1.000 W
- Kombifunktion
- 3-trins-grill
- Automatisk hurtigopvarmning
- Varmluft Plus
- Undervarme
- Over- + undervarme
- Intensiv bagning
- Langtidsstegning
- Popcorn-funktion
- > 100 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Stegetermometer
- Polyfoniske "ringetoner"
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW - 16 A

M.-nr. Grafitgrå 10455870 **Pris: 24.795,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10455860 **Pris: 24.795,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10455850 **Pris: 24.795,00**

## DGC 6800 XL

- Dampovn med ovnfunktion
- Grebsfri (Touch2Open)
- M Touch
- TFT farvedisplay
- PerfectClean-ovnrøm
- 48 l ovnrøm
- Fuldmotoriseret betjeningspanel med let udtagelig og komfortabel vandbeholder 1,4 l samt separat kondensbeholder
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- > 200 automatikprogrammer
- Automatisk tilberedning af menu
- Lav dine egne programmer
- Varmholdningsfunktion
- Sous-vide-funktion
- Halogenbelysning i begge side
- Trådløst stegetermometer
- Polyfoniske "ringetoner"
- 1 sæt FlexClips (PerfectClean)
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x555 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x548x550 mm
- Etilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. Grafitgrå 10453350 **Pris: 34.395,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10453370 **Pris: 34.395,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10453360 **Pris: 34.395,00**

# ArtLine

- vælg mellem 3 smukke farver: grafitgrå, obsidiansort og brillanthvid



## CVA 6401

- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 500 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 2,3 l
- Varmtvandsfunktion
- ComfortDoor - nem og diskret adgang til alle dele
- EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
- Automatisk rengøring
- 10 brugerprofiler
- Minimum nichemål (højskab)  
HxBxD: 450-452x560-568x500 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x487 mm
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. Grafitgrå 10445200 **Pris: 22.945,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 9567760 **Pris: 22.945,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 9567750 **Pris: 22.945,00**



## CVA 6805

- M Touch
- TFT farvedisplay
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 500 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 2,3 l
- Varmtvandsfunktion
- ComfortDoor - nem og diskret adgang til alle dele
- EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
- Automatisk rengøring
- 10 brugerprofiler
- CupSensor
- Køleskabslåg til mælkebeholder
- Polyfoniske "ringetoner"
- Mulighed for fast vandtilslutning
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x496 mm
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW - 10 A

M.-nr. Grafitgrå 10445240 **Pris: 30.795,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 9567790 **Pris: 30.795,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 9567780 **Pris: 30.795,00**



# ArtLine


- vælg mellem 3 smukke farver: grafitgrå, obsidiansort og brillanthvid



## KWT 6112 iG

- Montering i 45 cm nicheindbygning
- Passer til Miele indbygningsprodukter i grafitgrå, obsidiansort, CleanSteel
- Antal temperaturzoner: 1
- Antal udtræk: 2
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 106 kWh
- Energiklasse A+
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
- Kapacitet: 18 flasker
- Vinkøl (netto): 46 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- LED-belysning
- SoftClose
- Push2Open
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Minimum nichemål (højskab) HxB: 450-452x560-568 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 465x557x571 mm


M.-nr. Grafitgrå 10557920 **Pris: 21.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10529610 **Pris: 21.495,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10289960 **Pris: 21.495,00**



## EVS 6214

- Vakuumforseglerskuffe
- SensorTouch
- Touch-styring
- Push2Open
- Højde ved sammenbygning: 14 cm
- Vakuumering af poser op til 250x350 mm
- Mulighed for brug af vakuumbeholdere
- Vakuumeringseffekt op til 99,9%
- Forseglingsgrader: 3
- Tryk-grader: 3
- Miele vakuumposer: 20 stk
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x595x570 mm
- Etilslutning: 1N AC 230 V 0,7 kW – 10 A

M.-nr. Grafitgrå 10453410 **Pris: 19.745,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10269730 **Pris: 19.745,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10269720 **Pris: 19.745,00**



## ESW 6214

- Gourmet-varmeskuffe
- SensorTouch
- Elektronisk temperaturstyring
- Højde ved sammenbygning: 14 cm
- Kapacitet til 6 personer
- Varmluftssystem
- Push2Open
- Forskellige funktioner:  
Opvarmning af service, varmholdning af mad, langtidstegning
- Temperaturregulering: 40-85 °C
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x537x548 mm
- Etilslutning: 1N AC 230 V 1,02 kW - 10 A

M.-nr. Grafitgrå 10453420 **Pris: 8.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10126180 **Pris: 8.295,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10126170 **Pris: 8.295,00**



## ESW 6229 X

- Gourmet-varmeskuffe
- SensorTouch
- Elektronisk temperaturstyring
- Højde ved sammenbygning: 29 cm
- Kapacitet til 12 personer
- Varmluftssystem
- Push2Open
- Forskellige funktioner:  
Opvarmning af service, varmholdning af mad, langtidstegning
- Temperaturregulering: 40-85 °C
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 289x537x548 mm
- Etilslutning: 1N AC 230 V 1,02 kW - 10 A

M.-nr. Grafitgrå 10453470 **Pris: 9.195,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10453450 **Pris: 9.195,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10453440 **Pris: 9.195,00**

# MasterCool

- luksus i særklasse



## Køleskab K 1801 Vi

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 212,5x75,6x60,8 cm
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 180 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 40
- Kapacitet i alt (netto): 446 l
- Kapacitet køleskab (netto): 322 l
- Kapacitet PerfectFresh-zone: 124 l
- DynaCool-ventilation
- MasterFresh
- Drop and Lock
- Superkøl
- BrilliantLight
- TouchControl
- Mulighed for side-by-side
- Efterslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 7514780 **Pris: 71.295,00**

## Køleskab K 1901 Vi

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 212,5x90,8x60,8 cm
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 194 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 40
- Kapacitet i alt (netto): 556 l
- Kapacitet køleskab (netto): 402 l
- Kapacitet PerfectFresh-zone: 154 l
- DynaCool-ventilation
- MasterFresh
- Drop and Lock
- Superkøl
- BrilliantLight
- TouchControl
- Mulighed for side-by-side
- Efterslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 7514820 **Pris: 73.995,00**

Læs meget mere om de sublime MasterCool-køleskabe på

[miele.dk/mastercool](http://miele.dk/mastercool)

# MasterCool

- den ultimative løsning til opbevaring af dine mad- og drikkevarer



## Fryseskab F 1472 Vi

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 212,5x45,1x60,8 cm
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 292 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 192 l
- NoFrost • IceMaker
- Drop and Lock
- Is- og vanddosering via dør
- BrilliantLight
- TouchControl
- Mulighed for side-by-side
- Etilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 9059220    **Pris: 70.995,00**



## Fryseskab F 1811 Vi

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 212,5x75,6x60,8 cm
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 414 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 403 l
- NoFrost
- IceMaker
- Fast vandtilslutning til IceMaker
- Drop and Lock
- SuperFrost
- BrilliantLight
- TouchControl
- Mulighed for side-by-side
- Etilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 7514720    **Pris: 74.995,00**



## Fryseskab F 1911 Vi

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 212,5x90,6x60,8 cm
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 484 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 502 l
- NoFrost
- IceMaker
- Fast vandtilslutning til IceMaker
- Drop and Lock
- SuperFrost
- BrilliantLight
- TouchControl
- Mulighed for side-by-side
- Etilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 7514760    **Pris: 77.995,00**



Læs meget mere om de sublime MasterCool-fryseskabe på

[miele.dk/mastercool](http://miele.dk/mastercool)



# MasterCool

- mesterlig opbevaring af mad og vin



## Køle-/fryseskab KF 1801 Vi

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 212,5x75,6x60,8 cm
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 355 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 389 l
- Kapacitet kølezone (netto): 309 l
- Kapacitet PerfectFresh-zone: 56 l
- Kapacitet frysezone (netto): 80 l
- DynaCool-ventilation
- MasterFresh
- NoFrost
- DuplexCool
- Drop and Lock
- SuperKøl
- SuperFrost
- IceMaker
- Vandtilslutning
- BrilliantLight
- TouchControl
- Højrehængslet
- Mulighed for side-by-side
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 7514850 **Pris: 76.995,00**



## Køle-/fryseskab KF 1811 Vi

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 212,5x75,6x60,8 cm
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 355 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 389 l
- Kapacitet kølezone (netto): 309 l
- Kapacitet PerfectFresh-zone: 56 l
- Kapacitet frysezone (netto): 80 l
- DynaCool-ventilation
- MasterFresh • NoFrost • DuplexCool
- Drop and Lock
- SuperKøl • SuperFrost • IceMaker
- Vandtilslutning
- BrilliantLight • TouchControl
- Venstrehængslet
- Mulighed for side-by-side
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 7514880 **Pris: 76.995,00**



## Køle-/fryseskab KF 1901 Vi

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 212,5x90,8x60,8 cm
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 411 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 488 l
- Kapacitet kølezone (netto): 383 l
- Kapacitet PerfectFresh-zone: 70 l
- Kapacitet frysezone (netto): 105 l
- DynaCool-ventilation
- MasterFresh • NoFrost • DuplexCool
- Drop and Lock
- SuperKøl • SuperFrost • IceMaker
- Vandtilslutning
- BrilliantLight • TouchControl
- Højrehængslet
- Mulighed for side-by-side
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 7514910 **Pris: 80.495,00**






## Køle-/fryseskab KF 1911 Vi

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 212,5x90,8x60,8 cm
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 411 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 488 l
- Kapacitet kølezone (netto): 383 l
- Kapacitet PerfectFresh-zone: 70 l
- Kapacitet frysezone (netto): 105 l
- DynaCool-ventilation
- MasterFresh • NoFrost • DuplexCool
- Drop and Lock
- SuperKøl • SuperFrost • IceMaker
- Vandtilslutning
- BrilliantLight • TouchControl
- Venstrehængslet
- Mulighed for side-by-side
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 7514950 **Pris: 80.495,00**

# MasterCool

- til perfekt temperering af dine vine



## Vinkøleskab KWT 1602 Vi

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 212,5x60,3x60,8 cm
- Energiklasse C
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 293 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 365 l
- 14 hylder
- 3 temperaturzoner
- Brilliantlight
- TouchControl
- Glasdør m. UV-filter
- Højrehængslet dør
- Aktivt AirClean filter
- Mulighed for side-by-side
- Etilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 9195990 **Pris: 83.995,00**

## Vinkøleskab KWT 1612 Vi

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 212,5x60,3x60,8 cm
- Energiklasse C
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 293 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 365 l
- 14 hylder
- 3 temperaturzoner
- BrilliantLight
- TouchControl
- Glasdør m. UV-filter
- Venstrehængslet dør
- Aktivt AirClean filter
- Mulighed for side-by-side
- Etilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 9196000 **Pris: 83.995,00**

Læs meget mere om de sublime MasterCool-vinkøleskabe på

[miele.dk/mastercool](http://miele.dk/mastercool)

# Ovne



## CleanSteel – altid pæn og ren


Alle Miele's indbygningsprodukter i stål har CleanSteel og er betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Oplev flotte, blanke stålfronter med Miele's unikke CleanSteel.



## PerfectClean-emaile og CleanGlass-ovnlåge

En overflade med non stick-belægning, der ikke tidligere er set, og som holder hele ovnens levetid. Madrester skal blot fjernes med en opvaskebørste og evt. et mildt opvaskemiddel.

CleanGlass-ovnlågen har en helt glat indvendig døroverflade, som er utrolig nem at rengøre og som ekstra feature kan benyttes som frastillingsflade.



## Pyrolyse og Pyrofit

Pyrolyse er automatisk selvrens af ovnen ved meget høje temperaturer, og du behøver ikke at bruge tid eller aggressive rengøringsmidler, når ovnen skal rengøres. Når du kører Pyrolyse-programmet, bliver samtlige madrester til aske, som let kan fjernes med en våd klud. Tilbehør med Pyrofit tåler de høje varmegrader, og du kan derfor lade det sidde i ovnen under processen.



## Elektronisk styring og automatikprogrammer

Elektronikken sikrer, at Miele's ovne arbejder med meget præcise temperaturer fra 30 °C til 300 °C. Der accepteres kun temperaturudsving på +/- 1 °C ved opnået temperatur, hvilket naturligvis sikrer dig de bedste resultater. Desuden har flere af Miele's ovne de smarte automatikprogrammer, der kan hjælpe dig med at tilberede kød, bage kager og brød mm. helt perfekt.



## Klimaprogram

Med en kombination af Varmluft PLUS og fugt opnås optimale resultater ved tilberedning af f.eks. brød, kød, soufflé og gratiner, da dampen fordeles optimalt omkring retten. Indvendigt bliver retten mør, delikat og saftig – udvendigt får retten en sprød og lækker overflade. Klimaprogrammet kan køres som Automatikprogram eller som manuel funktionsform.



## Stegetermometer med ledning eller trådløst

Når du arbejder med stegetermometer, beregner ovnen selv, hvor længe kødet skal stege. Dette sikrer et perfekt og ensartet resultat – hver gang. Endnu mere bekvemt er det at arbejde med Miele's trådløse stegetermometer, hvor du undgår generende ledninger under tilberedningen. Displayet viser dig, hvornår stegen er færdig.



## Stort ovnrum på 76 liter med energiklasse A+

Miele's ovnrum på hele 76 liter med ribber i 5 højder giver dig alle muligheder for kulinarisk udfoldelse, og du opnår samtidig optimal udnyttelse af varmluft-funktionen, når du arbejder i flere lag. Ovnens halogenpærer giver dig en perfekt belysning og et godt overblik, når du skal se, hvor langt du er nået i tilberedningen. Det lave energiforbrug placerer Miele's ovne i en flot energiklasse A+.



## AirClean-katalysator

AirClean-katalysatoren optager og afbrænder størstedelen af det fedtstof, der normalt ledes ud i køkkenet under stegningen. Derved undgår du, at fedtet sætter sig på f.eks. køkkenskabe. Samtidig sørger katalysatoren for, at madlugten bliver reduceret med et behageligere indeklima til følge.



## M Touch

Med det innovative touch-display i farver kommer du hurtigt i mål: Betjeningen på det nye M touch-display er enkel og selvforklarende. Styringen af produkterne sker hurtigt og intuitivt via berøring direkte på displayet.




# Ovne



## H 2267 B

- Energiklasse A+
- EasyControl
- LCD-display
- Forsænkbare drejknapper
- Antal programmer: 8
- Hurtigopvarmning
- Ovnrum med PerfectClean og katalytisk bagpanel
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 50-250°C
- Elektromekanisk styring
- Halogenbelysning (top)
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 bageplade med PerfectClean • 1 rist
- 1 sæt FlexiClip-udtræk
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 581x554x549 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10589210 **Pris: 6.495,00**



## H 2267 BP

- Energiklasse A+
- EasyControl
- LCD-display
- Forsænkbare drejknapper
- Antal programmer: 8
- Hurtigopvarmning
- Pyrolyse med katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 50-250 °C
- Elektromekanisk styring
- Halogenbelysning (top)
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 bageplade med PerfectClean • 1 rist
- 1 sæt FlexiClip-udtræk
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 581x554x549 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 10589220 **Pris: 9.195,00**



## H 2661-1 BP

- Energiklasse A+
- EasyControl • LCD-display
- Forsænkbare drejknapper
- Antal programmer: 8
- Hurtigopvarmning
- Pyrolyse med katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 50-250 °C
- Elektromekanisk styring
- Halogenbelysning (top)
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 bageplade med PerfectClean • 1 rist
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10149170 **Pris: 10.995,00**

M.-nr. CleanSteel 10149160 **Pris: 10.995,00**

M.-nr. Brillanthvid 10149190 **Pris: 10.995,00**



## H 6260 BP

- Energiklasse A+
- EasyControl
- LCD-display
- Forsænkbare drejknapper
- Nem rengøring med pyrolyse, med katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 9
- Klimaprogram
- Intensiv bagning
- Hurtigopvarmning
- Halogenbelysning (top)
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit
- Ovnribber med PyroFit
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A


M.-nr. CleanSteel 9520310 **Pris: 15.195,00**



## H 6267 BP CulinArt

- Energiklasse A+
- EasyControl • LCD-display
- Forsænkbare drejknapper
- Nem rengøring med pyrolyse, med katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 9
- Klimaprogram
- Intensiv bagning • Hurtigopvarmning
- Automatikprogrammer
- Halogenbelysning (top)
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit
- 1 sæt FlexiClip-udtræk med PyroFit
- Ovnribber med PyroFit
- Gavebevis til valgfrit gourmetfad
- 1 CulinArt Gourmet opskriftshæfte
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 9947190 **Pris: 14.995,00**



## H 6460 BP

- Energiklasse A+
- DirectControl • 4-linjet TFT-display
- Forsænkbare drejknapper
- Nem rengøring med pyrolyse, med katalysator
- 76 l ovnrum
- Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 14
- > 60 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Klimaprogram
- Intensiv bagning • Hurtigopvarmning
- Halogenbelysning (top)
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit
- Ovnribber med PyroFit
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 9520010 **Pris: 18.345,00**

M.-nr. CleanSteel 9520020 **Pris: 18.345,00**

M.-nr. Brillanthvid 9520000 **Pris: 18.345,00**



160°C

Miele

# Ovne



## H 6461 BP

- Energiklasse A+
- DirectSensor • 4-linjet TFT-display • Touch-styring
- Nem rengøring med pyrolyse, med katalysator
- 76 l ovnrøm
- Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 14
- > 60 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Klimaprogram • Intensiv bagning • Hurtigopvarmning
- Halogenbelysning (top)
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit • Ovnribber med PyroFit
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 9520390 **Pris: 19.745,00**

M.-nr. CleanSteel 9520400 **Pris: 19.745,00**

M.-nr. Brillanthvid 9520380 **Pris: 19.745,00**



## H 6660 BP

- Energiklasse A+
- SensorTronic • 5-linjet TFT-display • Touch-styring
- Nem rengøring med pyrolyse, med AirClean-katalysator
- 76 l ovnrøm • Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 20 • > 100 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Klimaprogram • Intensiv bagning • Langtidsstegning
- Crisp-funktion • Hurtigopvarmning
- Halogenbelysning (top + side)
- Stegetermometer med ledning
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit • Ovnribber med PyroFit
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,7 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 9520430 **Pris: 22.995,00**

M.-nr. CleanSteel 9520040 **Pris: 22.995,00**

M.-nr. Brillanthvid 9520420 **Pris: 22.995,00**



## H 6860 BP

- Energiklasse A+
- M Touch • TFT-farvedisplay • Touch-styring
- Nem rengøring med pyrolyse, med AirClean-katalysator
- 76 l ovnrøm • Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 20 • > 100 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Klimaprogram • Intensiv bagning
- Langtidsstegning • Crisp-funktion • Hurtigopvarmning
- Halogenbelysning (top + begge sider)
- Trådløst stegetermometer
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit • 1 sæt FlexiClip-udtræk med PyroFit
- Ovnribber med PyroFit • MyMiele
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 579x554x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,7 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 9520070 **Pris: 29.345,00**

M.-nr. CleanSteel 9520080 **Pris: 29.345,00**

M.-nr. Brillanthvid 9520060 **Pris: 29.345,00**



## H 6890 BP

- Energiklasse A+
- M Touch • TFT-farvedisplay • Touch-styring
- Nem rengøring med pyrolyse, med AirClean-katalysator
- 90 l ovnrøm • Temperaturområde 30-300 °C
- Præcis temperaturstyring (+/- 1 °C)
- Antal programmer: 20
- > 100 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Klimaprogram • Intensiv bagning
- Langtidsstegning • Crisp-funktion • Hurtigopvarmning
- TwinPower-varmluftblæser
- Halogenbelysning (top + begge sider)
- Trådløst stegetermometer • Roterende grillspyd
- 1 bageplade med PerfectClean
- 1 PerfectClean-bageplade med huller
- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 rist med PyroFit • 2 sæt FlexiClip-udtræk med PyroFit
- Ovnribber med PyroFit
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 517x860x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 474x848x546 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V 5,6 kW – 16 A

M.-nr. CleanSteel 9520090 **Pris: 59.595,00**



# Mikrobølgeovne og Kompaktovne med mikrobølger



## **Store ovnrum med masser af plads og PerfectClean**

Ovnrummet i ovne med mikrobølgefunktion er i rustfrit stål med en speciel linjestruktur, og herudover er overfladen behandlet med PerfectClean med enestående non stick-egenskaber. Ovnrummet er dermed mindre sart og betydeligt nemmere at rengøre end de traditionelle ovnrum i rustfrit stål. Hårdnakkede rester kan nemt fjernes med lidt opvaskemiddel og en blød svamp.



## **Drejetallerken på 40 cm**

Masser af plads. Perfekt til flere glas, kopper, tallerkener eller beholdere af forskellig størrelse.



## **Quartz-grill**

Hurtige og ensartede resultater. Alle retter brunes perfekt på kort tid. Quartz-grillen, som er integreret i ovnrumsloftet, er klar til topydelse på hele 1500 W efter kun få sekunder.



## **Nem og hurtig mikrobølgeovn**

Nem og hurtig betjening af mikrobølgefunktion ved hjælp af en separat sensortast. Du kan opvarme et glas mælk, henkoge, smelte chokolade, tilberede grøntsager, optø fisk, smutte mandler og meget mere med en Miele mikrobølgeovn.



## **QuickStart**

Med QuickStart får du hurtigt adgang til den maksimale mikrobølgeeffekt. Ved at trykke på "Start" (1, 2 eller 3 gange) aktiveres produktet i 30, 60 eller 120 sekunder og slukkes derefter automatisk. De tre forprogrammerede tidsværdier kan omprogrammeres efter individuelt behov. Kan for eksempel anvendes til at opvarme den daglige godnat-kakao eller sutteflasker.



## **Popcorn-tast**

En hyggelig fjernsynsaften uden popcorn? Det er fortid. Med popcorn-funktionen kan du med et enkelt tryk hurtigt og nemt tilberede en pose popcorn. Popcorn-funktionen gemmer på et intelligent automatikprogram, der er perfekt tilpasset til tilberedningen af en almindelig pose popcorn.



## **Alsidige og tidsbesparende tilberedningsformer**

Ved at kombinere mikrobølger med traditionelle opvarmnings-metoder kan du spare op til 30% tid sammenlignet med tilberedning uden mikrobølger.



## **Automatikprogrammer**

Med de elektronisk styrede programmer kan du tilberede kager, brød, fjerkræ osv. helt perfekt. Du skal hverken vælge funktion, temperatur eller varighed. Tilberedningsgraden, fx til fisk, kan ligeledes fastsættes. Kombinationen med de hurtige mikrobølger gør, at du endnu hurtigere kan komme til at nyde dine perfekt tilberedte retter.



## **Stegetermometer**

Planlægning af menuen uden stress. Programmets resttid aflæses nemt, og det er ikke længere nødvendigt at holde øje med processen.

# Mikrobølgeovne



## M 6012

- Fritstående model
- LCD-display
- 80-900 W
- 1-trins-grill
- Drejeknapper
- 17 automatikprogrammer
- 26 l ovnrøm
- 32 cm drejetallerken
- LED-belysning (top)
- Produktmål HxBxD: 305x520x422 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. Rustfrit stål 10254470 **Pris: 5.145,00**



## M 6032

- Til indbygning
- EasyControl
- LCD-display
- 80-800 W
- 1-trins-grill
- 17 automatikprogrammer
- 17 l ovnrøm
- 27 cm drejetallerken
- LED-belysning
- Minimum hichemål (højskab) HxBxD: 350-352x562-568x310 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 372x595x310 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10149220 **Pris: 7.795,00**

M.-nr. Brillanthvid 9566970 **Pris: 7.795,00**



## M 6262

- Til indbygning
- EasyControl
- LCD-display
- 80-900 W
- 1-trins-grill
- Forsænkbare drejeknapper
- 23 automatikprogrammer
- 46 l ovnrøm
- 40 cm drejetallerken
- LED-belysning (top)
- Popcorn funktion
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x562-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x561x542 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. Obsidiansort 9567010 **Pris: 11.445,00**

M.-nr. CleanSteel 10149180 **Pris: 11.445,00**

M.-nr. Brillanthvid 9566990 **Pris: 11.445,00**





# Kompaktovne med mikrobølger



## H 6200 BM

- EasyControl
- LCD-display
- Forsænkbare drejeknapper
- PerfectClean-ovnrøm
- 43 l ovnrøm
- 80-1.000 W
- Kombifunktion
- 1-trins-grill
- Hurtigopvarmning
- Varmluft Plus
- Popcorn-funktion
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW - 16 A

M.-nr. CleanSteel 9519570 **Pris: 13.845,00**




## H 6401 BM

- DirectSensor
- 4-linjet TFT-display • Touch-styring
- PerfectClean-ovnrøm
- 43 l ovnrøm • 80-1.000 W • Kombifunktion
- 1-trins-grill
- Automatisk hurtigopvarmning
- Varmluft Plus
- Langtidsstegning
- Popcorn-funktion
- > 60 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW - 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10292490 **Pris: 18.895,00**

M.-nr. CleanSteel 10292480 **Pris: 18.895,00**

M.-nr. Brillanthvid 10292530 **Pris: 18.895,00**



## H 6600 BM

- SensorTronic
- 5-linjet TFT-display
- Touch-styring
- PerfectClean-ovnrøm
- 43 l ovnrøm
- 80-1.000 W
- Kombifunktion
- 3-trins-grill
- Automatisk hurtigopvarmning
- Varmluft Plus
- Undervarme
- Over- + undervarme
- Intensiv bagning
- Langtidsstegning
- Popcorn-funktion
- > 100 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Stegetermometer
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW - 16 A

M.-nr. Obsidiansort 9695570 **Pris: 21.095,00**

M.-nr. CleanSteel 9519600 **Pris: 21.095,00**

M.-nr. Brillanthvid 9695550 **Pris: 21.095,00**



## H 6800 BM

- M Touch
- TFT farvedisplay
- PerfectClean-ovnrøm
- 43 l ovnrøm • 80-1.000 W
- Kombifunktion
- 3-trins-grill
- Automatisk hurtigopvarmning
- Varmluft Plus
- Undervarme
- Over- + undervarme
- Intensiv bagning
- Langtidsstegning
- Popcorn-funktion
- > 100 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Stegetermometer
- Polyfoniske "ringetoner"
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x559x542 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW - 16 A

M.-nr. Obsidiansort 9519180 **Pris: 23.395,00**

M.-nr. CleanSteel 9519190 **Pris: 23.395,00**

M.-nr. Brillanthvid 9519170 **Pris: 23.395,00**

# Dampovne og Dampovne med mikrobølger



## Masser af plads til kreativitet

Brug hele ovnsens dybde, og tilbered fisk, grøntsager og kød i flere niveauer uden overførsel af smag. Ovnrummet i rustfrit stål er fuldstændigt tæt og sikret mod rust.



Kun hos Miele



## Ekstern dampgenerator og MultiSteam

Ekstern generering af damp er væsentlig for at opnå det bedste resultat. Med ekstern dampgenerering og Miele's fantastiske MultiSteam-system styrer produktet, at der kontinuerligt tilføres den rette mængde damp - og ved den rette temperatur. Temperaturen kan samtidig holdes stabil, så tilberedningen bliver jævn og kontrolleret. MultiSteam-systemet sikrer desuden korte opvarmningstider og en optimal dampfordeling.



## Sous-vide-tilberedning

Ved denne skånsomme tilberedningsform tilberedes maden ganske langsomt og ved konstante, lave temperaturer i en vakuumpakning. På grund af vaakumeringen fordamper der ingen fugtighed under tilberedningen, og alle nærings- og aromastoffer bibeholdes. Resultatet er en smagsintensiv og ensartet tilberedt madvare.



## Varmholdningsfunktion

Forhindrer, at maden bliver kold: Maden holdes automatisk på serveringstemperatur i 15 minutter efter programslut.



## Automatikprogrammer

Nemt at tilberede mere end 150 typer fødevarer, herunder fisk, kød, grøntsager og meget mere med perfekt resultat.



Kun hos Miele


## Automatisk tilberedning af menu

Ved tilberedning af en hel menu bestemmes temperatur, tilberedningstid og den rækkefølge, madvarerne skal sættes i ovnen automatisk.



## Nem og hurtig mikrobølgeovn

Nem og hurtig betjening af mikrobølgefunktion ved hjælp af en separat sensortast. Du kan opvarme et glas mælk, henkoge, smelte chokolade, tilberede grøntsager, optø fisk, smutte mandler og meget mere i en mikrobølgeovn fra Miele.



Kun hos Miele

## QuickStart

Med QuickStart får du hurtig adgang til den maksimale mikrobølgeeffekt. Ved at trykke på "Start" (1, 2 eller 3 gange) aktiveres produktet i 30, 60 eller 120 sekunder og slukker derefter automatisk. QuickStart kan f.eks. anvendes til at opvarme en godnat-kakao eller barnets sutteflaske.



Kun hos Miele



## Popcorn-tast

En hyggelig fjernsynsaften uden popcorn? Det er fortid. Med popcorn-funktionen kan du med et enkelt tryk hurtigt og nemt tilberede en pose popcorn. Popcorn-funktionen gemmer på et intelligent automatikprogram, der er perfekt tilpasset til tilberedningen af en almindelig pose popcorn.

# Dampovne



## DG 6200

- EasySensor
- LCD-display
- Forsænkbare drejeknapper
- 38 l ovnrum
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- 4 hylder og 3 fade
- Vandtank 2 l
- 20 automatikprogrammer
- Dampreduktion
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x553x549 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW – 16 A

M.-nr. 10137660    **Pris: 10.995,00**

## DG 6401

- DirectSensor
- 4-linjet TFT-display
- Touch-styring
- 38 l ovnrum
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- Varmholdningsfunktion
- 4 hylder og 3 fade
- Sous-vide-funktion
- Vandtank 2 l
- > 75 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Dampreduktion
- Stemmingsbelysning
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x553x549 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10137710    **Pris: 17.445,00**

M.-nr. CleanSteel 10137680    **Pris: 17.445,00**

M.-nr. Brillanthvid 10137720    **Pris: 17.445,00**





# Dampovne med mikrobølger



## DGM 6401

- DirectSensor
- 4-linjet TFT-display • Touch-styring
- LED-belysning (top)
- 40 l ovnrum
- Sous-vide-funktion
- Lav dine egne programmer
- > 75 automatikprogrammer
- 80-1.000 W • Popcorn-funktion
- Hurtig mikrobølgetast
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam • Vandtank 1,5 l
- Let udtagelig vandbeholder
- Varmholdningsfunktion
- Dampreduktion
- 4 hyldeniveauer, 2 fade og glasfad
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x595 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 456x595x617 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,3 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10340870 **Pris: 18.395,00**

M.-nr. CleanSteel 10340880 **Pris: 18.395,00**

M.-nr. Brillanthvid 10340860 **Pris: 18.395,00**



## DGM 6600

- SensorTronic
- 5-linjet TFT-display • Touch-styring • LED-belysning (top)
- 40 l ovnrum
- Sous-vide-funktion
- Lav dine egne programmer
- > 150 automatikprogrammer
- Automatisk tilberedning af menu
- 80-1.000 W • Popcorn-funktion
- Hurtig mikrobølgetast
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam • Vandtank 1,5 l
- Let udtagelig vandbeholder
- Varmholdningsfunktion
- Dampreduktion
- 4 hyldeniveauer, 3 fade og glasfad
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x595 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 456x595x617 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,3 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10340910 **Pris: 26.595,00**

M.-nr. CleanSteel 10340920 **Pris: 26.595,00**

M.-nr. Brillanthvid 10340900 **Pris: 26.595,00**



## DGM 6800

- M-Touch
- TFT farvedisplay
- LED-belysning (top)
- 40 l ovnrum • Sous-vide-funktion
- Lav dine egne programmer
- > 150 automatikprogrammer
- Automatisk tilberedning af menu
- 80-1.000 W • Popcorn-funktion
- Hurtig mikrobølgetast
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam • Vandtank 1,5 l
- Let udtagelig vandbeholder
- Varmholdningsfunktion
- Dampreduktion
- 4 hyldeniveauer, 3 fade og glasfad
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x595 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 456x595x617 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,3 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10098560 **Pris: 32.995,00**

M.-nr. CleanSteel 10098570 **Pris: 32.995,00**

M.-nr. Hvid 10098550 **Pris: 32.995,00**



## DGM 6805

- M-Touch • TFT farvedisplay
- LED-belysning (top)
- 40 l ovnrum • Sous-vide-funktion
- Lav dine egne programmer
- > 150 automatikprogrammer
- Automatisk tilberedning af menu
- 80-1.000 W • Popcorn-funktion
- Hurtig mikrobølgetast
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam • Vandtank 1,5 l
- Let udtagelig vandbeholder
- Varmholdningsfunktion
- Dampreduktion
- 4 hyldeniveauer, 3 fade og glasfad
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x595 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 456x595x617 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,3 kW – 16 A
- Kræver fast vandtilførsel (ikke afløb)

M.-nr. Obsidiansort 10340950 **Pris: 34.895,00**

M.-nr. CleanSteel 10340960 **Pris: 34.895,00**

M.-nr. Hvid 10340940 **Pris: 34.895,00**

# Dampovne med ovnfunktion



## 3-i-1 produkt.

### Fuldt funktionsdygtig dampovn, almindelig ovn og kombidampovn

Opnå perfekte tilberednings-, steger- og bageresultater med ubegrænsede kombinationsmuligheder.

Med kombinationen af damp og ovnfunktioner opnås det sunde, møre og saftige resultat og den sprøde kant.



## Sous-vide-tilberedning

Ved denne skånsomme tilberedningsform tilberedes maden ganske langsomt og ved konstante, lave temperaturer i en vakuumpakning. På grund af vaakueringen fordamper der ingen fugtighed under tilberedningen og alle nærings- og aromastoffer bibeholdes. Resultatet er en smagsintensiv og ensartet tilberedt madvare.

Kun hos Miele



## XL og XXL-ovnrum med PerfectClean

Brug hele ovnens dybde og tilbered fisk, grøntsager og kød i flere niveauer uden overførsel af smag.

Ovnrummet er behandlet med PerfectClean, som har enestående non stick-egenskaber og er dermed utroligt nemt at rengøre.



Kun hos Miele



## Ekstern dampgenerator og MultiSteam

Ekstern generering af damp er væsentlig for at opnå det bedste resultat. Med ekstern dampgenerering og Miele's fantastiske MultiSteam-system styrer produktet, at der kontinuerligt tilføres den rette mængde damp - og ved den rette temperatur. Temperaturen kan samtidig holdes stabil, så tilberedningen bliver jævn og kontrolleret. MultiSteam-systemet sikrer desuden korte opvarmningstider og en optimal dampfordeling.



## Varmholdningsfunktion

Forhindrer, at maden bliver kold: Maden holdes automatisk på serveringstemperatur i 15 minutter efter programslut.



## Automatikprogrammer

Nemt at tilberede mere end 150 typer fødevarer, herunder fisk, kød, grøntsager og meget mere med perfekt resultat.



Kun hos Miele

## Automatisk tilberedning af menu

Ved tilberedning af en hel menu bestemmes temperatur, tilberedningstid og den rækkefølge, madvarerne skal sættes i ovnen, automatisk.



Kun hos Miele

## Fuldmotoriseret betjeningspanel med opløft

Frontpanelet åbner ved et tryk på en knap, så der nemt opnås adgang til vandbeholder, kondensbeholder og stegetermometer.



Kun hos Miele



## Stegetermometer med ledning eller trådløst

Du kan tilberede kød, fisk og fjerkræ individuelt og helt perfekt. Stegetermometeret måler kernetemperaturen i kødet og informerer dig om den resterende tilberedningstid. Derved skal du ikke længere overvåge tilberedningsforløbet. Og som en ekstra bonus undgår du generende ledninger under tilberedningen.

Se alle produktfordele på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)

# Dampovne med ovnfunktion



## DGC 6400

- DirectControl
- 4-linjet TFT-display
- Forsænkbare drejkeknapper
- PerfectClean-ovnrøm
- 32 l ovnrøm
- Ekstern dampgenerering
- MonoSteam
- Let udtagelig og komfortabel vandbeholder 1,2 l
- > 85 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Sous-vide-funktion
- Varmholdningsfunktion
- Minimum nichemål (højskab)  
HxBxD: 450-452x560-568x555 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 446x549x547 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,2 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10169590 **Pris: 21.995,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10137740 **Pris: 21.995,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10169560 **Pris: 21.995,00**



## DGC 6600 XL

- SensorTronic
- 5-linjet TFT-display
- Touch-styring
- PerfectClean-ovnrøm
- 48 l ovnrøm
- Fuldmotoriseret betjeningspanel med let udtagelig og komfortabel vandbeholder 1,4 l samt separat kondensbeholder
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- > 200 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Automatisk tilberedning af menu
- Varmholdningsfunktion
- Sous-vide-funktion
- Halogenbelysning på en side
- Stegetermometer m. ledning
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x555 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x548x550 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,4 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10169970 **Pris: 29.095,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10169920 **Pris: 29.095,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10169960 **Pris: 29.095,00**



## DGC 6800 XL

- M Touch
- TFT farvedisplay
- PerfectClean-ovnrøm
- 48 l ovnrøm
- Fuldmotoriseret betjeningspanel med let udtagelig og komfortabel vandbeholder 1,4 l samt separat kondensbeholder
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- > 200 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Automatisk tilberedning af menu
- Varmholdningsfunktion
- Sous-vide-funktion
- Halogenbelysning i begge side
- Trådløst stegetermometer
- Polyfoniske "ringetoner"
- 1 sæt FlexiClips (PerfectClean)
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD:  
450-452x560-568x555 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x548x550 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,4 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10137870 **Pris: 32.995,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10137850 **Pris: 32.995,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10137860 **Pris: 32.995,00**

# Dampovne med ovnfunktion



## DGC 6805 XL

- M Touch
- TFT farvedisplay
- PerfectClean-ovnrum
- 48 l ovnrum
- Fuldmotoriseret betjeningspanel med let udtagelig og komfortabel vandbeholder 1,4 l samt separat kondensbeholder
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- > 200 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Automatisk tilberedning af menu
- Varmholdningsfunktion
- Sous-vide-funktion
- Halogenbelysning i begge side
- Trådløst stegetermometer
- Polyfoniske "ringetoner"
- 1 sæt FlexiClips (PerfectClean)
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Kræver fast vandinstallation og afløb
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x555 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x548x550 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,4 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10174890 **Pris: 34.895,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10174860 **Pris: 34.895,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10174880 **Pris: 34.895,00**



## DGC 6660 XXL

- SensorTronic
- 5-linjet TFT-display
- Touch-styring
- PerfectClean-ovnrum
- 68 l ovnrum
- Fuldmotoriseret betjeningspanel med let udtagelig og komfortabel vandbeholder 1,4 l samt separat kondensbeholder
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- > 200 automatikprogrammer
- Lav dine egne programmer
- Automatisk tilberedning af menu
- Varmholdningsfunktion
- Sous-vide-funktion
- Halogenbelysning i begge side
- Stegetermometer m. ledning
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x555 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 590x548x550 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,4 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10137810 **Pris: 38.545,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10137790 **Pris: 38.545,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10137800 **Pris: 38.545,00**



## DGC 6860 XXL

- M Touch
- TFT farvedisplay
- PerfectClean-ovnrum
- 68 l ovnrum
- Fuldmotoriseret betjeningspanel med let udtagelig og komfortabel vandbeholder 1,4 l samt separat kondensbeholder
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam

- > 200 automatikprogrammer
- Automatisk tilberedning af menu
- Lav dine egne programmer
- Varmholdningsfunktion
- Sous-vide-funktion
- Halogenbelysning i begge side
- Trådløst stegetermometer
- Polyfoniske "ringetoner"
- 1 sæt FlexiClips (PerfectClean)

- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x555 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 590x548x550 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10273150 **Pris: 42.195,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10273160 **Pris: 42.195,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10273140 **Pris: 42.195,00**



# Dampovne med ovnfunktion



## DGC 6865 XXL

- M Touch
- TFT farvedisplay
- PerfectClean-ovnrør
- 68 l ovnrør
- Fuldmotoriseret betjeningspanel med let udtagelig og komfortabel vandbeholder 1,4 l samt separat kondensbeholder
- Ekstern dampgenerering
- MultiSteam
- > 200 automatikprogrammer
- Automatisk tilberedning af menu
- Lav dine egne programmer
- Varmholdningsfunktion
- Sous-vide-funktion
- Halogenbelysning i begge sider
- Trådløst stegetermometer

- Polyfoniske "ringetoner"
- 1 sæt FlexiClips (PerfectClean)
- Kræver fast vandtilslutning og afløb
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 593-595x560-568x555 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 590x548x550 mm
- Etilslutning: 1N AC 230 V 3,5 kW – 16 A

M.-nr. Obsidiansort 10273210 **Pris: 44.145,00**

M.-nr. CleanSteel 10273220 **Pris: 44.145,00**

M.-nr. Brillanthvid 10273200 **Pris: 44.145,00**



# Espressomaskiner



## CoffeeSelect – ekstraordinær kaffenydelse

Ren kaffenydelse begynder med den vigtigste ingrediens: kaffebønnen. Miele tilbyder fire varianter af kaffebønner, så du kan vælge den ideelle blanding af kaffebønner til din kaffespecialitet. CoffeeSelect - mix & match forskellige kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter. Al Miele kaffe er håndplukket, ristet skånsomt og perfekt afstemt til Miele's espressomaskiner. Vores kaffe produceres i samarbejde med det privatejede kafferisteri Vollmer i Altenberge, Tyskland, og er Fairtrade-mærket og økologisk certificeret.



## Kaffe til enhver smag

Connoisseur og convenience i én espressomaskine. Med Miele kan du få din kaffe, lige som du vil have den. Du kan nemt og hurtigt tilpasse mængden af maledede kaffebønner, hvor fint/groft kaffebønnerne skal males, vandmængden, bryggetemperaturen, forbrygning m.v. Når du har fundet den helt rigtige indstilling for dig, kan du oprette dine favoritdrikke i en personlig brugerprofil.



## Et væld af muligheder – kaffe, te og kandefunktion

Du kan brygge et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, få vand i den optimale temperatur til div. tesorter eller brygge op til otte kopper kaffe i en kande – blot ved et enkelt tryk. Du kan nemt tage tid på teens trækkeetid vha. Miele TeaTimer.



## Exceptionel smagsoplevelse – intelligent bryggeteknik

Perfekt aroma er ingen tilfældighed. Den kegleformede maleenhed i rustfrit stål maler alle bønner jævnt og særligt skånsomt for at bevare en ideel aroma. AromaticSystems dynamiske bryggechamber udvides under brygningen og blander således kaffe og vand optimalt. AromaticSystemFresh sikrer, at kafferester fra andre bønnesorter brugt ved tidligere brygninger ikke blandes i din drik. Ekstraordinær nydelse, intensiv smag og færre bitterstoffer.



## Trinløs højdejustering af kaffeudløb og CupSensor

Udløbsdysen kan justeres op og ned, hvorved den nemt kan tilpasses koppers højde - fra en lille espresso til en latte macchiato i et højt glas. Dermed brygges alle kaffespecialiteter uden varmetab, og tilstækning af maskinen begrænses. Nogle modeller har endda Miele's unikke CupSensor, som kan registrere koppers kant og automatisk placere udløbsdysens position derefter.



## Hurtig og nem betjening - OneTouch for Two

Ét tryk, dobbelt nydelse. Med OneTouch for Two kan du med ét enkelt tryk brygge to velsmagende kaffespecialiteter samtidig: Hurtigt og nemt.



## ComfortDoor og ComfortClean

Du har nem adgang til både bønne-, vand- og affaldsbeholder samt afdrypningsbakken via den smarte ComfortDoor, og Miele's ComfortClean-system sikrer dig samtidig nem adgang til god hygiejne. Mange af maskinens dele - fx vandbeholderen og affaldsbeholderen - kan nemlig rengøres i opvaskemaskinen.



## Automatisk skylning af mælkeslanger med vand fra vandbeholderen

Enestående brugervenlighed. Maskinen skylles automatisk efter brygning af kaffe med mælk.



## Rengøringsprogrammer til afkalkning og vedligeholdelse samt AutoDescale

Miele's espressomaskiner har smarte, automatiske programmer til både rengøring og afkalkning. Maskinerne leder dig igennem alle forløb, hvilket sikrer dig korrekt og rettidig vedligeholdelse. Denne gode vedligeholdelse giver dig velsmagende kaffe hver gang og den bedste holdbarhed på din maskine. Bemærk, at CM 7500 desuden har Miele's patenterede automatiske afkalkningssystem.

Se alle produktfordele på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)

# Espressomaskiner



## CM 5300

- Fritstående model
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 200 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 1.3 l
- Automatisk rengøring
- Højde til kaffedløb 8,0-13,5 cm
- 1 brugerprofil
- Produktmål: HxBxD: 360x241x460 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW. 10A


M.-nr. Grafitgrå 10770520 **Pris: 7.395,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10770580 **Pris: 7.395,00**  
 M.-nr. Taybærrød 10770650 **Pris: 7.395,00**



## CM 5500

- Fritstående model
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 200 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 1.3 l
- Automatisk rengøring
- Højde til kaffedløb 8,0-13,5 cm
- 2 brugerprofiler
- Varmtvandsfunktion
- Drypbakke og cover i rustfrit stål
- Produktmål: HxBxD: 360x241x460 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW. 10A


M.-nr. Grafitgrå PF 10770810 **Pris: 8.295,00**  
 M.-nr. Rosaguld PF 10770870 **Pris: 8.295,00**



## CM 6150

- Fritstående model
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 300 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 1.8 l
- Automatisk rengøring
- Højde til kaffedløb 7-14 cm
- 4 brugerprofiler
- Produktmål: HxBxD: 359x251x427 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,4 kW. 10A

M.-nr. Obsidiansort 10516140 **Pris: 9.245,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10606820 **Pris: 9.245,00**



## CM 6350

- Fritstående model
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 300 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 1.8 l
- Automatisk rengøring
- Højde til kaffedløb 7-14 cm
- BrilliantLight
- Varmtvandsfunktion
- 4 brugerprofiler
- Kopvarmer
- Baggrundsbelyste knapper
- Mælkebeholder
- Produktmål: HxBxD: 359x251x427 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,4 kW. 10A


M.-nr. Obsidiansort 10516160 **Pris: 11.095,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10606830 **Pris: 11.095,00**



## CM 7350

- Fritstående model med aluminiumsfront
- Hurtig og nem betjening med C Touch på TFT farvedisplay
- OneTouch for Two – ét tryk, to kopper
- Miele@home – betjen espressomaskinen fra Smartphone eller tablet
- 13 kaffedrikke, 4 te-sorter, varmt vand, varm mælk og mælkeskum
- DoubleShot-funktion
- Kandefunktion
- Nem tilpasning af drikke - mængden af maledede kaffebønner, vandmængde, bryggetemperatur, forbrygning mv.
- Op til 8 brugerprofiler
- TeaTimer – minutur til teens træketid
- Automatisk rengøring
- Bønnekapacitet 500 g
- Vandbeholder 2,2 l
- Højde til kaffedløb 8-16 cm
- CupSensor (automatisk højdejustering)
- Mælkebeholder i rustfrit stål
- Kopvarmer
- BrilliantLight
- Miele@home (indbygget)
- Produktmål HxBxD: 397x311x445 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW – 10 A

M.-nr. Obsidiansort 11025070 **Pris: 18.395,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11024920 **Pris: 18.395,00**



## CM 7750

- Fritstående model med sort aluminiumsfront
- Hurtig og nem betjening med C Touch på TFT farvedisplay
- OneTouch for Two – ét tryk, to kopper
- Miele@home – betjen espressomaskinen fra Smartphone eller tablet
- 13 kaffedrikke, 4 te-sorter, varmt vand, varm mælk og mælkeskum
- DoubleShot-funktion
- Kandefunktion
- CoffeeSelect – optimal kaffeoplevelse med den rigtige kaffebønne
- Nem tilpasning af drikke - mængden af maledede kaffebønner, vandmængde, bryggetemperatur, forbrygning mv.
- Op til 10 brugerprofiler
- TeaTimer – minutur til teens træketid
- Automatisk rengøring
- AutoDescale (automatisk afkalkning af rør)
- 3 bønneholdere til henholdsvis 210 g, 180 g og 150 g
- Vandbeholder 2,2 l
- Højde til kaffedløb 8-16 cm
- CupSensor (automatisk højdejustering)
- Mælkebeholder i rustfrit stål
- Kopvarmer • BrilliantLight
- Intelligent bryggeteknik sikrer ideel kaffearoma
- Miele@home (indbygget)
- Produktmål HxBxD: 420x311x445 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 1,45 kW – 10 A

M.-nr. Obsidiansort 11025340 **Pris: 24.845,00**

# Espressomaskiner



## CVA 6401

- Til indbygning
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 500 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 2,3 l
- Varmtvandsfunktion
- ComfortDoor - nem og diskret adgang til alle dele
- EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
- Automatisk rengøring
- 10 brugerprofiler
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x500 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x487 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,2 kW - 10 A

M.-nr. Grafitgrå	10445200	<b>Pris: 22.945,00</b>
M.-nr. Obsidiansort	9567760	<b>Pris: 22.945,00</b>
M.-nr. CleanSteel	10010860	<b>Pris: 22.945,00</b>
M.-nr. Brillanthvid	9567750	<b>Pris: 22.945,00</b>



## CVA 6405

- Til indbygning
- DirectSensor
- TFT-display
- Touch-styring
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 500 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 2,3 l
- Varmtvandsfunktion
- ComfortDoor - nem og diskret adgang til alle dele
- EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
- Automatisk rengøring
- Mulighed for fast vandtilslutning
- 10 brugerprofiler
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x496 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel	10171650	<b>Pris: 24.795,00</b>
-------------------	----------	------------------------



## CVA 6800

- Til indbygning
- M Touch
- TFT farvedisplay
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 500 g
- Kandefunktion
- Vandbeholder 2,3 l
- Varmtvandsfunktion
- ComfortDoor - nem og diskret adgang til alle dele
- EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
- Automatisk rengøring
- 10 brugerprofiler
- CupSensor
- Køleskabslåg til mælkebeholder
- Polyfoniske "ringetoner"
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x487 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel	10171680	<b>Pris: 28.895,00</b>
-------------------	----------	------------------------



# Espressomaskiner



## CVA 6805

- Til indbygning
- M Touch
- TFT farvedisplay
- OneTouch for Two
- Bønnekapacitet 500 g
- Kande-funktion
- Vandbeholder 2,3 l
- Varmtvandsfunktion
- ComfortDoor - nem og diskret adgang til alle dele
- EasyClick-mælkesystem med mælkebeholder
- Automatisk rengøring
- 10 brugerprofiler
- CupSensor
- Køleskabslåg til mælkebeholder
- Polyfoniske "ringetoner"
- Mulighed for fast vandtilslutning
- Miele@home (tilkøb XKM 3100 W)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 450-452x560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 452x551x496 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW - 10 A

M.-nr. Grafitgrå	10445240	<b>Pris: 30.795,00</b>
M.-nr. Obsidiansort	9567790	<b>Pris: 30.795,00</b>
M.-nr. CleanSteel	10171730	<b>Pris: 30.795,00</b>
M.-nr. Brillanthvid	9567780	<b>Pris: 30.795,00</b>



# Gourmet-varmeskuffer og Vakuumforseglerskuffer



## Perfekt marinering og forberedelse til Sous-videtilberedning

Vil du have kød eller fisk med meget intens smag? Ved hjælp af vakuumpakning bliver marinadens smag forstærket, idet krydderurter og krydderier påvirker madvaren direkte og koncentreret.

Det er perfekt til Sous-videtilberedning.



Kun hos Miele



## Langtidsstegning

Med Miele's gourmet-varmeskuffer kan du tilberede mørt, aromatisk og saftigt kød. Med langtidsstegning opret-holdes aromaer og næringsstoffer i stort omfang.

Tilberedningen er let at sætte i gang og er stressfri, da processen ikke hele tiden skal overvåges.



## Mulighed for optimal genpakning, portionsopdeling og transport af madretter

Efter en hyggeaften med chips og popcorn er der ofte rester tilbage i åbne poser. Vakuumforseglerskuffen lukker originalemballagen blidt og sikkert. Krydderier, oste eller pølser kan ligeledes opdeles i mindre portioner, så det altid er friskt. En portion lasagne kan f.eks. nemt opvarmes i dampovnen i vakuumposen.



## Optimal emballering af dine fødevarer i længere levetid

I vakuumforseglerskuffen bliver ilten og luften trukket ud af vakuumposen – det betyder længere holdbarhed for dine fødevarer, uden at det går ud over smagen eller kvaliteten. I fryseskabet beskytter vakuumpakningen mod frysebrænding samt lugt- eller smagsoverførsel. Og ikke mindst holder brød og rundstykker, der vakuumpakkes ved stuetemperatur, sig frisk længe.



## Flot, elegant design og et perfekt match til Miele's indbygningsprodukter

Både vakuumforseglerskuffer og gourmet-varmeskufferne fås i Miele's elegante Generation 6000-design.

Med en højde på 14 cm eller 29 cm integreres skufferne perfekt i horisontale, vertikale eller kubeformationer af indbygningsprodukter.



Kun hos Miele

## Touch-betjening og elektronisk styring

Miele's vakuumforseglerskuffer og gourmet-varmeskuffer betjenes let og intuitivt via et plant touch-panel.

Touch-panelet ligger under glas, hvilket gør betjeningen meget komfortabel og rengøringen hurtig og nem.



## Push2Open og SoftClose

Uden håndtag og dermed perfekt design-homogenitet med andre indbygningsprodukter fra Miele. Push2Open-mekanismen gør det legende let at åbne skuffen – ikke blot med hånden – men også med andre dele af kroppen, f.eks. hvis du har hænderne fulde af service. Med SoftClose glider skuffen blidt og stille tilbage til udgangspositionen.



## Varmholdningsfunktion

Du har brugt flere timer på en god middag til dig og dine gæster – men hvordan holdes retterne varme indtil serveringen?

Du kan nu holde dine retter varme i gourmet-varmeskuffen uden at gå på kompromis med kvaliteten.





## Service- og kopvarmer

Serviceforvarmeren forvarmes inden serveringen, uden at du behøver at optage ovnen til det.

Afhængig af model og service kan der opvarmes service til op til 12 personer.

Se alle produktfordele på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)

# Gourmet-varmeskuffer



## ESW 6114

- SensorTouch
- Touch-styring
- Elektronisk temperaturstyring
- Højde ved sammenbygning: 14 cm
- Kapacitet til 6 personer
- Varmluftssystem
- Push2Open
- Forskellige funktioner: Opvarmning af service, varmholdning af mad, langtidstegning
- Temperaturregulering: 40-85 °C
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x537x548 mm
- Elttilslutning: 1N AC 230 V 1,02 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10126150 **Pris: 8.295,00**

## ESW 6214

- Gourmet-varmeskuffe
- SensorTouch
- Elektronisk temperaturstyring
- Højde ved sammenbygning: 14 cm
- Kapacitet til 6 personer
- Varmluftssystem
- Push2Open
- Forskellige funktioner: Opvarmning af service, varmholdning af mad, langtidstegning
- Temperaturregulering: 40-85 °C
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x537x548 mm
- Elttilslutning: 1N AC 230 V 1,02 kW - 10 A

M.-nr. Obsidiansort 10126180 **Pris: 8.295,00**

M.-nr. CleanSteel 10126190 **Pris: 8.295,00**

M.-nr. Brillanthvid 10126170 **Pris: 8.295,00**

## ESW 6229 X

- Gourmet-varmeskuffe
- SensorTouch
- Elektronisk temperaturstyring
- Højde ved sammenbygning: 29 cm
- Kapacitet til 12 personer
- Varmluftssystem
- Push2Open
- Forskellige funktioner: Opvarmning af service, varmholdning af mad, langtidstegning
- Temperaturregulering: 40-85 °C
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 289x537x548 mm
- Elttilslutning: 1N AC 230 V 1,02 kW - 10 A

M.-nr. Obsidiansort 10453450 **Pris: 9.195,00**

M.-nr. CleanSteel 10453460 **Pris: 9.195,00**

M.-nr. Brillanthvid 10453440 **Pris: 9.195,00**

# Vakuumforseglerskuffer



## EVS 6114

- SensorTouch
- Touch-styring
- Push2Open
- Højde ved sammenbygning: 14 cm
- Vakuumering af poser op til 250x350 mm
- Mulighed for brug af vakuumbeholdere
- Vakuumeringseffekt op til 99,9%
- Forseglingsgrader: 3
- Tryk-grader: 3
- Miele vakuumposer: 20 stk
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x595x570 mm
- Elttilslutning: 1N AC 230 V 0,7 kW - 10 A

M.-nr. CleanSteel 10269690 **Pris: 19.745,00**

## EVS 6214

- Vakuumforseglerskuffe
- SensorTouch • Touch-styring • Push2Open
- Højde ved sammenbygning: 14 cm
- Vakuumering af poser op til 250x350 mm
- Mulighed for brug af vakuumbeholdere
- Vakuumeringseffekt op til 99,9%
- Forseglingsgrader: 3 • Tryk-grader: 3
- Miele vakuumposer: 20 stk
- Nichemål BxD: 560-568x550 mm
- Produktmål (kabinet) HxBxD: 141x595x570 mm
- Elttilslutning: 1N AC 230 V 0,7 kW - 10 A

M.-nr. Obsidiansort 10269730 **Pris: 19.745,00**

M.-nr. CleanSteel 10269740 **Pris: 19.745,00**

M.-nr. Brillanthvid 10269720 **Pris: 19.745,00**



# Kogeplader



## PowerFlex-zoner

Miele's PowerFlex-kogezoner er meget alsidige og fleksible. Uanset om det er to mindre gryder, en meget stor pastagryde eller måske et stegefad, så kan det hele bruges uden problemer. PowerFlex-kogezonen er nemlig tre kogezoner i én. TwinBooster-funktionen på PowerFlex-zoner er tilmed den kraftigste med op til 7300 W.



## TempControl-zoner – NYHED!

TempControl giver dig ro i sindet, da du nu ikke længere behøver justere på varmetrin eller bekymre dig om, hvorvidt maden er ved at brænde på. TempControl-zonen holder en konstant temperatur. Med 3 nye tilberedningsniveauer med laveste niveau på 160 °C f.eks. til æg og fisk eller højeste niveau på 220 °C til bruning af kød og pandekager garanteres et perfekt resultat. Temperaturniveauerne kan justeres individuelt til dine præferencer. Lav bearnaise eller smelt chokolade med ro i sindet.



## Touch-betjening med nem og komfortabel styring

Betjeningen på Miele's kogeplader er intuitiv, nem og komfortabel med touch-sensortaster. Kogeplader med SmartSelect gør betjeningen af hver zone nem og ligetil. Miele's kogeplader er altid hurtige og nemme at betjene - også med våde eller fedtede fingre. Slut med frustrationer. Nem madlavning.



## Restvarmeindikator, timer, individuelle indstillinger m.m.

For Miele's kogeplader findes der for hver enkelt kogezone en indikator for restvarme. Med timeren kan du indstille en tilberednings-/slukketid for dine kogezoner. Kogepladens grundindstillinger kan desuden nemt tilpasses – f.eks. kan reaktionshastigheden for sensortasterne ændres og antallet af varmetrin udvides til 17 trin.



## Con@ctivity 2.0/3.0

Ved hjælp af Con@ctivity 2.0/3.0 kan emhætten kommunikere med kogepladen. Informationer fra kogepladen registreres og sendes til emhættens styring. Systemet sikrer optimalt indeklima og betjeningskomfort med automatisk regulering af indstilling.



## Vario-kogezoner med opkogsautomatik

Miele's induktions-variokogezoner registrerer størrelsen på den anvendte gryde/pande, og kogezonen tilpasser sig, så energien kun bliver afgivet på den kogezone. Med opkogsautomatik varmer kogepladen til at starte med på højeste varmeeffekt og skruer derefter automatisk ned til det indstillede varmetrin. Derved sparer du tid og energi.



## Stop&Go-funktion og flere sikkerhedsmekanismer

Ved at aktivere Stop&Go-funktionen reducerer du varmeeffekten for alle tændte kogezoner. På den måde kan du gå fra kogepladen i kort tid uden at risikere, at maden koger over. Når Stop&Go-funktionen deaktiveres, varmer kogepladen igen på det oprindeligt indstillede varmetrin. Derudover er Miele's induktionskogeplader udstyret med en række sikkerhedsmekanismer såsom børnesikring.



## Varmholdningsfunktion

Med varmholdningsfunktionen sikrer du den præcise temperatur til varmholdning, der forhindrer fastbrænding og at retten får for meget. I bestræbelserne på at servere flere perfekt tilberedte varme retter på samme tid er funktionen derfor en kæmpe hjælp. Funktionen anvendes til at holde mad varm lige efter tilberedningen, dvs. mens den stadig er varm, og det er ikke nødvendigt at røre i maden under varmholdningen.



## Hurtigste opvarmning

Med kogeplader med ExtraSpeed sparer du op til 35% opvarmningstid.

- WaterBoost yder 5500 W på en enkelt 28 cm zone. – ideelt til den store gryde, når kartoffel-/pastavandet skal bringes i kog.
- TwinBooster-funktionen yder op til 3700 W på de fleste zoner og på PowerFlex zoner helt op til 7300 W – så du hurtigt kan få selv større ovnfade og grillfade varme. Vupti, så er der mad.



# Kanter på kogeplader - eksempler



Bred flad ramme i rustfrit stål



Høj ramme i rustfrit stål



Facetslebne sider



Uden ramme  
- til planforsækning




Uden stålramme, afrundede kanter  
- monteret ovenpå



Uden stålramme, afrundede kanter  
- planforsænket



# Glaskeramiske kogeplader



## KM 5600

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Sensortaster med EasyControl
- Digital angivelse af varmetrin
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Opkogsautomatik
- Børnesikring/lås
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Udskæringsmål BxD: 560x490 mm
- Produktmål BxD: 574x504 mm
- Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 38/47
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 6,4 kW – 16 A

M.-nr. 10266000

Pris: 5.995,00

## KM 6542 FR

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Sensortaster med ComfortSelect
- Digital angivelse af varmetrin
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- ExtraSpeed
- Koge-/stegezone
- Recall-funktion, ved utilsigtet slukning bliver indstillingerne gemt
- Stop&Go
- Varmholdningsfunktion
- Individuelle indstillingsmuligheder
- Minutur
- Sluk-automatik

- Memory-funktion
- Con@ctivity 3.0
- Børnesikring/Lås
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
- Produktmål BxD: 764x504 mm
- Indbygningshøjde/inkl. tilslutningsboks: 42
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 8,5 kW – 16 A

M.-nr. 10889800

Pris: 9.195,00

# Gaskogeplader



## KM 3010

- Gas på glas
- Hærdet glasplade
- Rustfrit ståltrim på for- og bagkant
- Eltænding
- Knapper i metal
- GasStop
- Støbejernsriste (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Udskæringsmål BxD: 560-600 x 490-500 mm
- Produktmål: BxD: 626x526 mm
- Indbygningshøjde ekskl. tilslutninger: 46 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V – 10 A

\* Kompatibel med natur-/flaske- og bygas.  
Dyser til bygas medfølger.  
Dyser til flaskegas kan bestilles separat

M.-nr. 9265930

Pris: 8.295,00

## KM 3034-1

- Gas på glas
- Keramisk glasplade
- Høj ramme i rustfrit stål
- Eltænding
- Knapper i metal
- Støbejernsriste (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Dual-gaswok-brænder
- Hurtig opstart
- Minutur
- Restvarmeindikator
- GasStop&Restart
- Udskæringsmål BxD: 750-780x490-500 mm
- Produktmål: BxD: 806x526 mm
- Indbygningshøjde ekskl. tilslutninger: 46 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V – 10 A

\* Kompatibel med natur-/flaske- og bygas.  
Dyser til bygas medfølger.  
Dyser til flaskegas kan bestilles separat

M.-nr. 9265940

Pris: 14.245,00

# Glaskeramiske induktionskogeplader 55-65 cm brede



## KM 6115

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Sensortaster med EasyControl
- Vario-kogezoner (auto): 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 560x490 mm
- Produktmål BxD: 574x504 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 48 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10170610

Pris: 8.295,00



## KM 6304 PowerFlex

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Sensortaster med DirectControl
- Vario-kogezoner (auto): 2
- PowerFlex-kogezoner: 2
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 600x500 mm
- Produktmål BxD: 613x513 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 48 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10309790

Pris: 10.545,00



## KM 6322 og KM 6323 PowerFlex

- KM 6322: Bred flad ramme i rustfrit stål
- KM 6323: Uden stålramme – til planforsænkning
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- Vario-kogezoner (auto): 2
- PowerFlex-kogezoner: 2
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning


- Udskæringsmål BxD:  
KM 6322: 600x500 mm  
KM 6323: 570x470 mm
- Produktmål BxD:  
KM 6322: 614x514 mm  
KM 6323: 592x492 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks:  
KM 6322: 48 mm  
KM 6323: 51 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

KM 6322 M.-nr. 10176880

Pris: 11.995,00

KM 6323 M.-nr. 10123890

Pris: 12.395,00



## KM 6318

- Facetslebne sider
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- Vario-kogezoner (auto): 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Stegezone
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 600x500 mm
- Produktmål BxD: 630x530 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 47 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123730

Pris: 12.895,00


# Glaskeramiske induktionskogeplader 55-65 cm brede



## KM 6306 PowerFlex

- Høj ramme i rustfrit stål
- Sensortaster med DirectControl
- PowerFlex-kogezoner: 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Holde varm-funktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udkæringsmål BxD: 560x490 mm
- Produktmål BxD: 626x526 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 45 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V, 7,4 kW – 16 A


M.-nr. 10309800    **Pris: 11.495,00**



## KM 6328-1 PowerFlex

- Høj ramme i rustfrit stål
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- PowerFlex-kogezoner: 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udkæringsmål BxD: 560x490 mm
- Produktmål BxD: 626x526 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 45 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123500    **Pris: 13.295,00**



## KM 6329

- 4 induktionskogezoner, inkl 2 PowerFlex-zoner
- Uden ramme, monteres ovenpå eller planforsænkes
- SmartSelect, hurtig og nem betjening
- Stop&Go
- Lock&Wipe
- Individuelle indstillingsmuligheder
- Automatisk gryderegistrering
- Booster og TwinBooster, ultrahurt opkogstid m. op til 7,3 kW effekt
- Opkogsautomatik
- Varmholdningsfunktion
- Recall-funktion, ved utilsigtet slutning bliver indstillingerne gemt
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Beskyttelse mod overophedning
- Børnesikring/Lås
- Udkæringsmål BxD:  
Afrundede kanter: 600x500 mm  
Planforsænket: 600x500 mm
- Produktmål BxD: 620x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 61 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V 7,3 kW – 16 A

M.-nr. 10693790    **Pris: 14.245,00**





# Glaskeramiske induktionskogeplader 70-80 cm brede



## KM 6118

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Sensortaster med EasyControl
- Vario-kogezoner (auto): 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
- Produktmål BxD: 764x504 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 48 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123720    **Pris: 11.695,00**



## KM 6307 PowerFlex

- Bred flad ramme i rustfrit stål
- Sensortaster med DirectControl
- Vario-kogezoner (auto): 2
- PowerFlex-kogezoner: 2
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 750x490 mm
- Produktmål BxD: 764x504 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 48 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10309810    **Pris: 12.895,00**




# Glaskeramiske induktionskogeplader 70-80 cm brede



## KM 6347 PowerFlex og KM 6348 PowerFlex

- KM 6347: Bred flad ramme i rustfrit stål
- KM 6348: Uden ramme – til planforsænkning
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- Vario-kogezoner (auto): 2
- PowerFlex-kogezoner: 2
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD:
  - KM 6347: 750x490 mm
  - KM 6348: 730x470 mm
- Produktmål BxD:
  - KM 6347: 764x504 mm
  - KM 6348: 752x492 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks:
  - KM 6347: 48 mm
  - KM 6348: 51 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

KM 6347 M.-nr. 10123750 **Pris: 14.695,00**  
 KM 6348 M.-nr. 10123760 **Pris: 15.145,00**



## KM 6349-1 White PowerFlex

- Uden ramme - til planforsænkning
- Sensortaster med DirectControl
- Vario-kogezoner (auto): 2
- PowerFlex-kogezoner: 2
- Digital angivelse af varmetrin
- Booster og TwinBooster
- Varmholdningsfunktion
- Stop&Go
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Opkogsautomatik
- Individuel programmering
- Sikkerhedsafbryder
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 730x470 mm
- Produktmål BxD: 752x492 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 51 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10309830 **Pris: 15.595,00**



## KM 6366-1 og KM 6367-1 PowerFlex

- KM 6366-1: Høj ramme i rustfrit stål
- KM 6367-1: Uden stålramme – til planforsænkning
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- PowerFlex-kogezoner: 6
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering • Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 7
- Minutur • Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD:
  - KM 6366-1: 780x500 mm
  - KM 6367-1: 770x490 mm
- Produktmål BxD:
  - KM 6366-1: 806x526 mm
  - KM 6367-1: 792x512 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks:
  - KM 6366-1: 45 mm
  - KM 6367-1: 51 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11,1 kW – 16 A


KM 6366-1 M.-nr. 10123510 **Pris: 18.345,00**  
 KM 6367-1 M.-nr. 10123520 **Pris: 19.295,00**

# Glaskeramiske induktionskogeplader 70-80 cm brede



## KM 6629 og KM 6639 PowerFlex og TempControl

- KM 6629: Bred flad ramme i rustfrit stål
  - KM 6639: Uden ramme – til planforsænkning
  - Baggrundstryk (ægte sort glas)
  - Sensortaster med SmartSelect (gul)
  - Vario-kogezoner (auto): 1
  - PowerFlex-kogezoner: 2
  - TempControl-kogezoner (auto): 1
  - Digital angivelse af varmetrin
  - Individuel programmering
  - Stop&Go
  - Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
  - Minutur
  - Mulighed for Con@ctivity 2.0
  - Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
  - Opkogsautomatik
  - Simrefunktion
  - Restvarmeindikator for hver kogezone
  - Booster og TwinBooster
  - Lock&Wipe
  - Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
  - Børnesikring/Lås
  - Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD:  
KM 6629: 750x490 mm  
KM 6639: 730x470 mm
  - Produktmål BxD:  
KM 6629: 764x504 mm  
KM 6639: 752x492 mm
  - Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks:  
KM 6629: 48 mm  
KM 6639: 52 mm
  - Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,3 kW – 16 A
- KM 6629 M.-nr. 10360830 **Pris: 19.295,00**  
 KM 6639 M.-nr. 10360840 **Pris: 19.295,00**



## KM 6839 PowerFlex og TempControl

- Uden ramme – til planforsænkning
- Grafit sort glas
- Sensortaster med SmartSelect (hvid)
- Vario-kogezoner (auto): 1
- PowerFlex-kogezoner: 2
- TempControl-kogezoner (auto): 1
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
- Opkogsautomatik
- Simrefunktion
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Lock&Wipe
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 730x470 mm
- Produktmål BxD: 752x492 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 52 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,3 kW – 16 A

M.-nr. 10360880 **Pris: 21.995,00**

# Glaskeramiske induktionskogeplader 85-95 cm brede



## KM 6342

- Facetslebne sider – monteres ovenpå
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- Vario-kogezoner (auto): 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udsæringsmål BxD: 750x490 mm
- Produktmål BxD: 860x510 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 47 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

M.-nr. 10123770    **Pris: 13.795,00**



## KM 6381 PowerFlex

- Facetslebne sider – monteres ovenpå
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl
- PowerFlex-kogezoner: 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udsæringsmål BxD: 886x386 mm
- Produktmål BxD: 916x416 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 51 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,4 kW – 16 A

Passer godt til bordemfanget DA 6890

M.-nr. 10123670    **Pris: 18.345,00**



## KM 6388 og KM 6389 PowerFlex

- KM 6388: Høj ramme i rustfrit stål
- KM 6389: Uden stålramme – til planforsækning
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med DirectControl Plus
- Vario-kogezoner (auto): 1
- PowerFlex-kogezoner: 4
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion
- Opkogsautomatik
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster, TwinBooster og WaterBoost
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Stor kogezone (Ø 28 cm) med WaterBoost

- Udsæringsmål BxD  
KM 6388: 916x500 mm  
KM 6389: 906x490 mm
- Produktmål BxD  
KM 6388: 942x526 mm  
KM 6389: 928x512 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks  
KM 6388: 45 mm  
KM 6389: 51 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11,1 kW – 16 A




KM 6388 M.-nr. 10123680    **Pris: 21.995,00**

KM 6389 M.-nr. 10123690    **Pris: 22.495,00**





# Glaskeramiske induktionskogeplader 85-95 cm brede



## KM 6699 PowerFlex og TempControl

- Facetslebne sider – monteres ovenpå
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med SmartSelect (gul)
- Vario-kogezoner (auto): 1
- PowerFlex-kogezoner: 2
- TempControl-kogezoner (auto): 1
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
- Opkogsautomatik
- Simrefunktion
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Lock&Wipe
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 886x386 mm
- Produktmål BxD: 916x416 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 47 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 7,3 kW – 16 A

Passer godt til bordemfanget DA 6890

M.-nr. 10360870 **Pris: 22.945,00**

## KM 6669 og KM 6679 PowerFlex og TempControl

- KM 6669: Høj ramme i rustfrit stål
- KM 6679: Uden ramme – til planforsækning
- Baggrundstryk (ægte sort glas)
- Sensortaster med SmartSelect (gul)
- Vario-kogezoner (auto): 2
- PowerFlex-kogezoner: 2
- TempControl-kogezoner (auto): 1
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering • Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
- Opkogsautomatik • Simrefunktion
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster • Lock&Wipe
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD:
  - KM 6669: 916x500 mm
  - KM 6679: 906x490 mm
- Produktmål BxD:
  - KM 6669: 942x526 mm
  - KM 6679: 928x512 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks:
  - KM 6669: 45 mm
  - KM 6679: 51 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11 kW – 16 A

KM 6669 M.-nr. 10360850 **Pris: 22.945,00**

KM 6679 M.-nr. 10360860 **Pris: 22.945,00**




## KM 6879 PowerFlex og TempControl

- Uden ramme – til planforsækning
- Grafit sort glas
- Sensortaster med SmartSelect (hvid)
- Vario-kogezoner (auto): 2
- PowerFlex-kogezoner: 2
- TempControl-kogezoner (auto): 1
- Digital angivelse af varmetrin
- Individuel programmering
- Stop&Go
- Timer-funktion (til afbrydelse af kogeplade), antal: 1
- Minutur
- Mulighed for Con@ctivity 2.0
- Varmholdningsfunktion - programmerbar 50-90 °C
- Opkogsautomatik
- Simrefunktion
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Booster og TwinBooster
- Lock&Wipe
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Børnesikring/Lås
- Beskyttelse mod overophedning
- Udskæringsmål BxD: 906x490 mm
- Produktmål BxD: 928x512 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 51 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V+jord, 11 kW – 16 A

M.-nr. 10360890 **Pris: 25.695,00**

## 2-i-1 induktionskogeplade med integreret bordemfang



### KMDA 7774-1 FR og KMDA 7774-1 FL

- KMDA 7774-1 FR: Med ramme (frame) i rustfrit stål
- KMDA 7774-1 FL: Uden stålramme (frameless), afrundede kanter – monteres ovenpå eller planforsænkes
- SmartSelect
- 4 kogezone, inkl. 2 PowerFlex-zoner
- Booster og TwinBooster
- Opkogsautomatik
- Stop&Go • Timer
- Automatisk registrering af gryde/grydestørrelse
- Varmholdningsfunktion
- Lock&Wipe
- Recall-funktion, ved utilsigtet slukning bliver indstillingerne gemt
- Individuelle indstillingsmuligheder
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Låsefunktion
- Beskyttelse mod overophedning
- Emfang med udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring af emfang
- Fedtfilter i rustfrit stål  
(kan rengøres i opvaskemaskine)

- Energiklasse: A++
- 25,1 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfilteringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Boost: 570 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 490 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 69 dB(A) re 1 pW
- Con@ctivity 3.0
- 5/15 min. efterløbstid
- Fleksibel installation – blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre
- Miele@home (indbygget)
- Udskæringsmål BxD: 780x500 mm
- Produktmål BxD:  
KMDA 7774-1 FR 806x526 mm  
KMDA 7774-1 FL 800x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks:  
KMDA 7774-1 FR 194 mm  
KMDA 7774-1 FL 200 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V 7,5 kW – 16 A

KMDA 7774-1 FR, med ramme  
M.nr. 10974240

**Pris: 28.695,00**

KMDA 7774-1 FL, uden ramme  
M.nr. 10974330

**Pris: 28.695,00**

#### Tilbehør

Fladkanaler, se tilbehør bagerst i kataloget  
Ombygningssæt til recirkulation (inkl. lugtfilter),  
DUU 1000-1 (fladkanal)  
M.-nr. 10647600

**Pris: 2.695,00**



# SmartLine

Mix & match til dine behov



## CS 7101 FL

- 1 gaskogezone - Dual-wok-brænder, velegnet til wok
- Sort keramisk glas
- Uden ramme, monteres ovenpå eller planforsænkes
- Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Metalknap
- Eltænding
- GasStop
- Bordemfangets FlameGuard sikrer, at gasflammerne ikke trækkes ned i emfanget
- Udskæringsmål BxD: 358x500 mm
- Produktmål BxD: 378x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutninger: 92 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 4,5 kW – 10 A
- Til natur- og flaskegas (dyser medfølger)

M.-nr. 10693720

Pris: 10.295,00



## CS 7102 FL

- 2 gaskogezoner
- Sort keramisk glas
- Uden ramme, monteres ovenpå eller planforsænkes
- Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Metalknapper
- Eltænding
- GasStop
- Bordemfangets FlameGuard sikrer, at gasflammerne ikke trækkes ned i emfanget
- Udskæringsmål BxD: 358x500 mm
- Produktmål BxD: 378x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutninger: 92 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 4,4 kW – 10 A
- Til natur- og flaskegas (dyser medfølger)

M.-nr. 10693730

Pris: 9.795,00




## CS 7612 FL

- 2 induktionskogezone, inkl 1 PowerFlex-zone
- Uden ramme, monteres ovenpå eller planforsænkes
- SmartSelect, hurtig og nem betjening
- Stop&Go
- Lock&Wipe
- Individuelle indstillingsmuligheder
- Automatisk gryderegistrering
- Booster og TwinBooster, ultrahurtig opkogstid m. op til 7,3 kW effekt
- Opkogsautomatik
- Varmholdningsfunktion
- Recall-funktion, ved utilsigtet slutning bliver indstillingerne gemt
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Beskyttelse mod overophedning
- Børnesikring/Lås
- Udskæringsmål BxD: 358x500 mm
- Produktmål BxD: 378x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 51 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW – 16 A

M.-nr. 10693740

Pris: 11.595,00



## KM 6329


- 4 induktionskogezone, inkl 2 PowerFlex-zoner
- Uden ramme, monteres ovenpå eller planforsænkes
- SmartSelect, hurtig og nem betjening
- Stop&Go
- Lock&Wipe
- Individuelle indstillingsmuligheder
- Automatisk gryderegistrering
- Booster og TwinBooster, ultrahurtig opkogstid m. op til 7,3 kW effekt
- Opkogsautomatik
- Varmholdningsfunktion
- Recall-funktion, ved utilsigtet slutning bliver indstillingerne gemt
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Beskyttelse mod overophedning
- Børnesikring/Lås
- Udskæringsmål BxD: 600x500 mm
- Produktmål BxD: 620x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 61 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V 7,3 kW – 16 A

M.-nr. 10693790

Pris: 14.245,00

# SmartLine

Mix & match til dine behov



## CS 7632 FL

- Teppanyaki-stegeplade, induktion
- Uden ramme, monteres ovenpå eller planforsænkes
- SmartSelect, hurtig og nem betjening
- Stop&Go
- Individuelle indstillingsmuligheder
- Varmholdningsfunktion
- Recall-funktion, ved utilsigtet slutning bliver indstillingerne gemt
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Beskyttelse mod overophedning
- Børnesikring/Lås
- Udsærringsmål BxD: 358x500 mm
- Produktmål BxD: 378x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 60 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW- 16 A

M.-nr. 10693780

Pris: 19.595,00



## CSDA 7000 FL

- Bordemfang i keramisk glas
- Montering i bordpladen
- Uden ramme, monteres ovenpå eller planforsænkes
- Udluftning til det fri/recirkulation
- SmartSelect, hurtig og nem betjening
- 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- Antal blæser-/booster-trin: 3/1
- 5 min. efterløbstid
- Energiklasse A+ • 29 kWh/år • ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft- og lyd (150 mm Ø):  
Boost: 535 m³/t EN 61591  
Maks.: 440 m³/t EN 61591, 66 dB(A) re 1 pW
- FlameGuard beskytter mod gasflammer
- Sikkerhedsafbryder (maks. drift 12 timer)

- Fleksibel installation – blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres til højre eller venstre
- Udsærringsmål BxD: 100x500 mm
- Produktmål BxD: 120x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 168 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,17 kW – 16 A

### Med intern motor

M.-nr. 10696300

Pris: 11.495,00

### Tilbehør

Fladkanaler, se tilbehør bagerst i kataloget  
Ombygningssæt til recirkulation (inkl. lugtfilter), DUU 1000-1 (fladkanal)

M.-nr. 10647600

Pris: 2.695,00



### Tilbehør

Monteringsliste til montering af flere SmartLine-elementer i en sektion, CSZL 7000

M.-nr. 10690630

Pris: 395,00



# Emhætter



## Design og kvalitet

Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer samt komfortabel teknik er med til at gøre emhætten til blikfanget i dit køkken samt sikre en lang levetid af din Miele emhætte.



## CleanCover

Mieles overlegne teknologi viser sig blandt andet ved det enestående CleanCover, hvor alle kabel- og elektronikkomponenter er sikkert beskyttet mod fedt og snavs i et specialudviklet kabinet. Den indvendige rengøring af emhætten er meget ligetil på grund af de glatte overflader og de skjulte kabel- og elektronikkomponenter.



## Sikkerhedsglas

Alle glasplader i Miele emhætter er fremstillet af sikkerhedsglas. Ved brud på glaspladen granulerer glasset i tusinder små ufarlige stykker i modsætning til almindeligt glas, der revner i skarpe glasskår, som kan forårsage skader. Sikkerhedsglas giver dig derfor optimal sikkerhed.



## Kraftig sugestyrke med lavt lydniveau

Med Miele kraftige motorer er du altid sikret en kraftig sugestyrke. Det dobbelte blæserhjul sørger for optimal udsugning, og den kraftige motor, der er monteret på kuglelejer, sørger for en rolig drift – også under belastning. På Miele emhætter har man samtidig sørget for en speciel lydæmpning ved motorområdet. Dette sikrer dig mindst mulig støj ved brug af emhætten. Eksterne motorer og ekstra lydæmpere kan desuden vælges for endnu kraftigere sugestyrke og lavere lydniveau.



## Kraftige fedtfiltere

Metalfedtfilteret består af mange lag, som tilbageholder stegefedtet, så det ikke sætter sig i motor- og udsugningskanaler. Metalfedtfilteret er let at tage ud og kan vaskes i opvaskemaskinen. Miele filtre har en fedtfilteringsprocent på op til 95%.



## Frisk luft – ingen lugt

Mieles NoSmell-system består af aktive kulfiltre, der binder lugte og garanterer et behageligt indeklima - 10 gange bedre end traditionelle aktive kulfiltre. Miele emhætter sikrer frisk luft i dit hjem under madlavning takket være en lang række egenskaber såsom kraftig sugestyrke, enestående fedtfiltere og et effektivt NoSmell-system.



## Indikator for fyldt fedtfilter

De fleste af Miele emhætter fortæller dig, når fedt- og aktivkulfilteret er fyldt, idet kontrollampen blinker for udskiftning eller rengøring.



## Eftersugnings-funktion

Funktionen sørger for udsugning af den em og mados, der er i køkkenet, når stege- eller kogeprocessen er afsluttet. Emhætten stopper automatisk efter 5 eller 15 minutter. Dette er med til at sikre dig et godt indeklima.



## Con@ctivity

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med Miele Con@ctivity kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke emhætten, tilpasses emhættens sugestyrke automatisk til det, der sker på kogepladen. Con@ctivity 2.0 er baseret på ZigBee og kan kræve, at der i kogepladen monteres vedlagte modul (gælder ikke kogeplader med TempControl). Con@ctivity 3.0 er baseret på WiFiConn@ct og kræver intet ekstra modul. Med Con@ctivity 3.0 kan du tilmed styre emhætten vha. Miele@mobile appen.



# Bordemfang



## DA 6890 Levantar

- Montering i bordpladen
- Motoriseret bordemfang, kan nedskænkkes i bordpladen
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- Fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter
- Energieffektivitet: C • 110 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltereffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 710 m³/t EN 61591  
Maks.: 450 m³/t EN 61591, 60 dB(A) re 1 pw
- Touch-betjening på glas
- 15 min. efterløbstid
- Lysdæmper-funktion
- Fleksibel installation – motor kan drejes i trin af 90°
- Anbefales til KM 6381 og KM 6699
- Ikke egnet til gaskogeplader
- Produktmål HxBxD: 500x900x850 mm

### Med intern motor

M.-nr. 9819660

**Pris: 18.795,00**

### Tilbehør

Ombygningssæt til ekstern motor, DEXT 6890 M.-nr. 9937020 **Pris: 1.495,00**

Ombygningssæt til recirkulation (inkl. lugtfilter), DUU 1000-1 (fladkanal) M.-nr. 10647600 **Pris: 2.695,00**

Fladkanaler, se tilbehør bagerst i kataloget

### Alternativt:

Ombygningssæt til recirkulation, DUU 151 M.-nr. 7294230 **Pris: 795,00**

Lugtfilter med aktivt kul, DKF 22-1 M.-nr. 9812030 **Pris: 795,00**



Hvis du ønsker specialtilpasning af din emhætte, bedes du kontakte Miele Kundecenter på tlf. 4327 1310. Forventet leveringstid er ca. 8 uger.

### BEMÆRK!

Hvis der i samme rum anvendes både emhætte og ildsted, skal der tages særlige forholdsregler.

# Emhætter til underbyg og udtræk



## DA 1260

- Emhætte til underbygning
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Energiklasse: C
- 92 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): D
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft- og Lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 545 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 355 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 64 dB(A) re 1 pW
- Produktmål HxBxD: 125x598x500 mm

### Med intern motor

M.-nr. CleanSteel 10548440 **Pris: 3.795,00**  
M.-nr. Brillanthvid 10548430 **Pris: 3.795,00**

### Tilbehør

Ombygningssæt til recirkulation medfølger  
Lugfilter med aktivt kul, DKF 18-1  
M.-nr. 9162160 **Pris: 595,00**



## DA 3366

- Udtræksemhætte i rustfrit stål
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Energiklasse: C • 61 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): D
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft- og Lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 430 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 320 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pW
- Udluftningsstuds Ø: 125/150 mm
- Produktmål HxBxD: 34x595x275 mm

### Med intern motor

M.-nr. 10031040 **Pris: 4.295,00**

### Tilbehør

Drop down-ramme, DAR 3000  
M.-nr. 9188880 **Pris: 1.495,00**  
Ombygningssæt til recirkulation, DUU 151  
M.-nr. 7294230 **Pris: 795,00**  
Lugfilter med aktivt kul, DKF 13-1  
M.-nr. 6485741 **Pris: 595,00**



## DA 3568 og DA 3598

- Udtræksemhætte i rustfrit stål
- DA 3568: 60 cm bred
- DA 3598: 90 cm bred
- Slimline-udtræk på kun 14 mm
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++
- 25-26 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: C
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 635 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 400 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pW
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD:  
DA 3568 14x593x309-470 mm  
DA 3598 14x893x309-470 mm

### Med intern motor

DA 3568 M.-nr. 10880250 **Pris: 10.145,00**  
DA 3598 M.-nr. 10880290 **Pris: 11.495,00**

### Til ekstern motor

M.-nr. 10750530 **Pris: 9.645,00**  
M.-nr. 10751150 **Pris: 10.995,00**

### Tilbehør

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102 M.-nr. 5680680 **Pris: 4.995,00**  
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202 M.-nr. 6081850 **Pris: 4.495,00**  
Ombygningssæt til recirkulation DUU 150 M.-nr. 5696270 **Pris: 365,00**  
Ombygningssæt til recirkulation, DUU 151 M.-nr. 7294230 **Pris: 795,00**  
Lugfilter med aktivt kul, DKF 19-1 M.-nr. 9231860 **Pris: 525,00**

# Emhætter til underbyg og udtræk



## DA 3668 og DA 3698

- Motoriseret udtræksemhætte i rustfrit stål
- DA 3668: 60 cm bred
- DA 3698: 90 cm bred
- Slimline-udtræk på kun 14 mm
- Motoriseret udtræk med fjernbetjening
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++
- 25-26 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfilteringseffektivitetsklasse: C
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 635 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 400 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pw
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget)
- 5/15 min. efterløbstid
- Lysdæmper-funktion
- Produktmål HxBxD:  
DA 3668 14x593x309-470 mm  
DA 3698 14x893x309-470 mm

### Med intern motor

DA 3668 M.-nr. 10880300 **Pris: 16.145,00**

DA 3698 M.-nr. 10880310 **Pris: 17.445,00**

### Tilbehør

Ombygningssæt til recirkulation, DUU 150

M.-nr. 5696270 **Pris: 365,00**

Ombygningssæt til recirkulation, DUU 151

M.-nr. 7294230 **Pris: 795,00**

Lugfilter med aktivt kul, DKF 19-1

M.-nr. 9231860 **Pris: 525,00**



**Nem rengøring med Miele CleanCover og fedtfilter, der kan rengøres i opvaskemaskinen**



# Vægemhætter



## PUR 68 W og PUR 98 W

- Flot design i rustfrit stål
- PUR 68 W: 60 cm bred
- PUR 98 W: 90 cm bred
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Energiklasse: A
- 47-50 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 650 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 495 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 56 dB(A) re 1 pw
- Produktmål HxBxD:  
PUR 68 W 685-1135x598x500 mm  
PUR 98 W 685-1135x898x500 mm

### Med intern motor

PUR 68 W M.-nr. 10385270 **Pris: 7.995,00**  
PUR 98 W M.-nr. 10385280 **Pris: 8.745,00**

### Tilbehør

Standard skorsten i rustfrit stål medfølger  
Ombygningssæt til recirkulation, DUW 20  
M.-nr. 6264790 **Pris: 395,00**  
Lugfilter med aktivt kul, DKF 12-1  
M.-nr. 6228731 **Pris: 645,00**  
Regenererbart lugfilter med aktivt kul, DKF 12-R  
M.-nr. 10271450 **Pris: 1.495,00**



## DA 6066 W Wing, DA 6086 W Wing og DA 6096 W Wing

- Dekorativ emhætte i farvet glas og rustfrit stål
- DA 6066 W Wing: 60 cm bred
- DA 6086 W Wing: 80 cm bred
- DA 6096 W Wing: 90 cm bred
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Energiklasse: B
- 70 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): B
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 650 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 400 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 54 dB(A) re 1 pw
- Produktmål HxBxD:  
DA 6066 W Wing 547x600x490 mm  
DA 6086 W Wing 547x800x490 mm  
DA 6096 W Wing 547x900x490 mm

### Med intern motor

	Hvid	Sort	Pris
DA 6066 W	M.-nr. 10138850	M.-nr. 10138840	<b>9.245,00</b>
DA 6086 W	M.-nr. 10143210	M.-nr. 10138860	<b>10.145,00</b>
DA 6096 W	M.-nr. 9974070	M.-nr. 9974080	<b>10.145,00</b>

### Tilbehør

Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål	M.-nr. 9947450	<b>Pris: 1.095,00</b>
Skorsten, DADC 6000 hvid	M.-nr. 10331460	<b>Pris: 1.095,00</b>
Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation		
Lugfilter med aktivt kul, DKF 25-1	M.-nr. 9972550	<b>Pris: 595,00</b>
Regenererbart lugfilter, DKF 25-R	M.-nr. 10271470	<b>Pris: 1.495,00</b>



## DA 5798 W Next Step

- Dekorativ emhætte i fladt design med glas
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++
- 24 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 600 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 380 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget)
- 5/15 min. efterløbstitid
- Produktmål HxBxD: 660-1110x893x520 mm

### Med intern motor

M.-nr. 10880420 **Pris: 12.445,00**

### Til ekstern motor

M.-nr. 10749630 **Pris: 11.995,00**

### Tilbehør

Standard skorsten i rustfrit stål medfølger		
Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	<b>Pris: 4.995,00</b>
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	<b>Pris: 4.495,00</b>
Ombygningssæt til recirkulation, DUW 20	M.-nr. 6264790	<b>Pris: 395,00</b>
Lugfilter med aktivt kul, DKF 12-1	M.-nr. 6228731	<b>Pris: 645,00</b>
Regenererbart lugfilter, DKF 12-R	M.-nr. 10271450	<b>Pris: 1.495,00</b>

# Vægemhætter



## DA 4298 W Puristic Plus

- Flot design i rustfrit stål
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiflasse: A++ • 27 kWh/år • ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 630 m³/t EN 61591  
Maks.: 390 m³/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget) • 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 685-1135x898x500 mm

### Med intern motor

M.-nr. 10880410 **Pris: 12.895,00**

### Til ekstern motor

M.-nr. 10749590 **Pris: 12.445,00**

### Tilbehør

Skorsten i rustfrit stål medfølger

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102

M.-nr. 5680680 **Pris: 4.995,00**

Ekstern motor, indendørs, ABLG 202

M.-nr. 6081850 **Pris: 4.495,00**

Ombygningssæt til recirkulation, DUW 20

M.-nr. 6264790 **Pris: 395,00**


Lugfilter med aktivt kul, DKF 12-1

M.-nr. 6228731 **Pris: 645,00**

Regenererbart lugtfilter med aktivt kul,

DKF 12-R

M.-nr. 10271450 **Pris: 1.495,00**



## DA 6488 W Pure og DA 6498 W Pure

- Flot, stilren emhætte i glas
- DA 6488 W Pure: 80 cm bred
- DA 6498 W Pure: 90 cm bred
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiflasse: A++
- 25 kWh/år • ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: C
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 610 m³/t EN 61591  
Maks.: 380 m³/t EN 61591, 53 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Touch-betjening på glas
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD:  
DA 6488 W Pure 550x798x525 mm  
DA 6498 W Pure 550x898x525 mm

### Med intern motor

DA 6488 W Pure M.-nr. Grafitgrå 10799440 **Pris: 13.795,00**

DA 6488 W Pure M.-nr. Obsidiansort 10747680 **Pris: 13.795,00**

DA 6498 W Pure M.-nr. Grafitgrå 10799460 **Pris: 13.795,00**

DA 6498 W Pure M.-nr. Obsidiansort 10799450 **Pris: 13.795,00**

### Til ekstern motor

DA 6488 W Pure M.-nr. Grafitgrå 10747660 **Pris: 13.345,00**

DA 6488 W Pure M.-nr. Obsidiansort 10747680 **Pris: 13.345,00**

DA 6498 W Pure M.-nr. Grafitgrå 10747690 **Pris: 13.345,00**

DA 6498 W Pure M.-nr. Obsidiansort 10747700 **Pris: 13.345,00**

### Tilbehør

Skorsten specialfremstilles

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102 M.-nr. 5680680 **Pris: 4.995,00**

Ekstern motor, indendørs, ABLG 202 M.-nr. 6081850 **Pris: 4.495,00**

Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation

Lugtfilter med aktivt kul, DKF 25-1 M.-nr. 9972550 **Pris: 595,00**

Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 25-R M.-nr. 10271470 **Pris: 1.495,00**

# Vægemhætter



## DA 7198 W Triple

- Flot design i glas
- Udluftning til det fri/recirkulation • CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A+ • 26 kWh/år • ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft og lyd (150 mm Ø): Booster-trin: 600 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 375 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 60 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke • Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget) • 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 440x880x433 mm

### Med intern motor

M.-nr. Grafitgrå	10799480	<b>Pris: 14.745,00</b>	M.-nr. 10747640	<b>Pris: 14.295,00</b>
M.-nr. Obsidiansort	10799470	<b>Pris: 14.745,00</b>	M.-nr. 10747650	<b>Pris: 14.295,00</b>

### Til ekstern motor

### Tilbehør

Skorsten, DADC 7000 Grafitgrå	M.-nr. 10768490	<b>Pris: 1.395,00</b>
Skorsten, DADC 7000 Obsidiansort	M.-nr. 10768440	<b>Pris: 1.395,00</b>
Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	<b>Pris: 4.995,00</b>
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	<b>Pris: 4.495,00</b>
Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation		
Lugfilter med aktivt kul, DKF 11-1	M.-nr. 7353170	<b>Pris: 595,00</b>
Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 11-R	M.-nr. 10787630	<b>Pris: 1.495,00</b>



## DA 6798 W Shape

- Moderne emhætte i rustfrit stål og sort glas
- Udluftning til det fri/recirkulation • CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter • Energiklasse: A+ • 28 kWh/år • ECO-motor • Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: D
- Luft og lyd (150 mm Ø): Booster-trin: 610 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 380 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw
- Touch-betjening på glas
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget) • 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 568x898x495 mm

### Med intern motor

M.-nr. 10880550	<b>Pris: 18.795,00</b>
-----------------	------------------------

### Til ekstern motor

M.-nr. 10750380	<b>Pris: 18.345,00</b>
-----------------	------------------------

### Tilbehør

Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål	M.-nr. 9947450	<b>Pris: 1.095,00</b>
Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	<b>Pris: 4.995,00</b>
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	<b>Pris: 4.495,00</b>
Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation		
Lugfilter med aktivt kul, DKF 25-1	M.-nr. 9972550	<b>Pris: 595,00</b>
Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 25-R	M.-nr. 10271470	<b>Pris: 1.495,00</b>



## DA 6698 W Puristic Ed. 6000

- Enkelt design i rustfrit stål og glas
- Udluftning til det fri/recirkulation • CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++ • 25 kWh/år • ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø): Booster-trin: 640 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 400 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke • Touch-betjening på glas
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget) • 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 710-1030x898x500 mm

### Med intern motor

M.-nr. Obsidiansort	10880440	<b>Pris: 19.295,00</b>	M.-nr. 10750340	<b>Pris: 18.795,00</b>
M.-nr. CleanSteel	10880450	<b>Pris: 19.295,00</b>	M.-nr. 10749660	<b>Pris: 18.795,00</b>
M.-nr. Brillanthvid	10880430	<b>Pris: 19.295,00</b>	M.-nr. 10750310	<b>Pris: 18.795,00</b>

### Til ekstern motor

### Tilbehør

Skorsten i rustfrit stål medfølger		
Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	<b>Pris: 4.995,00</b>
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	<b>Pris: 4.495,00</b>
Ombygningssæt til recirkulation, DUW 20	M.-nr. 6264790	<b>Pris: 395,00</b>
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-1	M.-nr. 6228731	<b>Pris: 645,00</b>
Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-R	M.-nr. 10271450	<b>Pris: 1.495,00</b>



## DA 6998 W Pearl

- Moderne emhætte i brillanthvid
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A+ • 28 kWh/år • ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 620 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 390 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget) • 5/15 min. efterløbstid • Lysdæmper-funktion
- Produktmål HxBxD: 547-583x898x537 mm

### Med intern motor

M.-nr. 10880580	<b>Pris: 24.345,00</b>
-----------------	------------------------

### Tilbehør

Skorsten, DADC 6000 hvid	M.-nr. 10331460	<b>Pris: 1.095,00</b>
Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation		
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 25-1	M.-nr. 9972550	<b>Pris: 595,00</b>
Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 25-R	M.-nr. 10271470	<b>Pris: 1.495,00</b>

# Indsatsemhætter



## DA 2558 og DA 2578

- Emhætte skjult ved integration
- DA 2558: 50 cm bred
- DA 2578: 70 cm bred
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiforbrug: A • 52 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfilteringseffektivitetsklasse: B
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 600 m³/t EN 61591  
Maks.: 360 m³/t EN 61591, 56 dB(A) re 1 pw
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget) • 5/15 min. efterløbstid

- Produktmål HxBxD:  
DA 2558 295x532x372 mm  
DA 2578 295x702x402 mm

### Med intern motor

DA 2558 M.-nr. 10879930 **Pris: 5.995,00**  
DA 2578 M.-nr. 10879940 **Pris: 6.895,00**

### Til ekstern motor

M.-nr. 10751650 **Pris: 5.545,00**  
M.-nr. 10751670 **Pris: 6.445,00**

### Tilbehør

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	<b>Pris: 4.995,00</b>
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	<b>Pris: 4.495,00</b>
Ombygningssæt til recirkulation DUU 150	M.-nr. 5696270	<b>Pris: 365,00</b>
Ombygningssæt til recirkulation, DUU 151	M.-nr. 7294230	<b>Pris: 795,00</b>
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 15-1	M.-nr. 6938631	<b>Pris: 695,00</b>



## DA 2360 og DA 2390

- Emhætte skjult ved integration i overskab
- DA 2360: 60 cm bred
- DA 2390: 90 cm bred
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiforbrug: A
- 49-55 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfilteringseffektivitetsklasse: A-B
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 600 m³/t EN 61591  
Maks.: 360 m³/t EN 61591, 52 dB(A) re 1 pw

- Produktmål HxBxD:  
DA 2360 342x580x293 mm  
DA 2390 342x880x293 mm

### Med intern motor

DA 2360 M.-nr. 10548450 **Pris: 6.495,00**  
DA 2390 M.-nr. 10548460 **Pris: 9.245,00**

### Til ekstern motor

M.-nr. 10452230 **Pris: 5.995,00**  
M.-nr. 10452260 **Pris: 8.795,00**

### Tilbehør

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	<b>Pris: 4.995,00</b>
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	<b>Pris: 4.495,00</b>
Ombygningssæt til recirkulation DUU 150	M.-nr. 5696270	<b>Pris: 365,00</b>
Ombygningssæt til recirkulation, DUU 151	M.-nr. 7294230	<b>Pris: 795,00</b>
Lugtfilter med aktivt kul, DKF 19-1	M.-nr. 9231860	<b>Pris: 525,00</b>





# Indsatsemhætter



## DA 2668 og DA 2698

- Emhætte med kantsug skjult ved integration i overskab
- DA 2668: 60 cm bred
- DA 2698: 90 cm bred
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A+
- 28-29 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 585-640 m³/t EN 61591  
Maks.: 365-400 m³/t EN 61591, 51 dB(A) re 1 pw
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD:  
DA 2668 310x584x297 mm  
DA 2698 310x884x297 mm

### Med intern motor

DA 2668	M.-nr. CleanSteel	10880040	<b>Pris: 12.845,00</b>
DA 2698	M.-nr. CleanSteel	10880110	<b>Pris: 16.495,00</b>
DA 2698	M.-nr. Brillanthvid	10880070	<b>Pris: 16.495,00</b>

### Til ekstern motor

DA 2668	M.-nr. CleanSteel	10751450	<b>Pris: 12.395,00</b>
DA 2698	M.-nr. CleanSteel	10751470	<b>Pris: 16.095,00</b>
DA 2698	M.-nr. Brillanthvid	10751490	<b>Pris: 16.095,00</b>

### Tilbehør

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	<b>Pris: 4.995,00</b>
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	<b>Pris: 4.495,00</b>
Ombygningssæt til recirkulation DUU 150	M.-nr. 5696270	<b>Pris: 365,00</b>
Ombygningssæt til recirkulation, DUU 151	M.-nr. 7294230	<b>Pris: 795,00</b>
Lugfilter med aktivt kul, DKF 19-1	M.-nr. 9231860	<b>Pris: 525,00</b>



# Loftsintegrerede emhætter



## DA 2808

- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A+ • 28 kWh/år • ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 725 m³/t EN 61591  
Maks.: 450 m³/t EN 61591, 53 dB(A) re 1 pw
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget)
- 5/15 min. efterløbstid
- Sikkerhedsafbryder
- LED-belysning: 4x3 W
- Produktmål HxBxD: 312x880x500 mm

### Med intern motor

M.-nr. CleanSteel	10880140	<b>Pris: 18.795,00</b>
M.-nr. Hvid (hvidlakeret ramme og hvidt glas)	10880180	<b>Pris: 18.795,00</b>

### Til ekstern motor

M.-nr. CleanSteel	10751510	<b>Pris: 18.345,00</b>
M.-nr. Hvid (hvidlakeret ramme og hvidt glas)	10751530	<b>Pris: 18.345,00</b>

### Tilbehør

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	<b>Pris: 4.995,00</b>
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	<b>Pris: 4.495,00</b>
Ombygningssæt til recirkulation, DUU 2900	M.-nr. 9242390	<b>Pris: 3.495,00</b>
Lugfilter med aktivt kul, DKF 20-1	M.-nr. 9438930	<b>Pris: 995,00</b>
Fjernbetjening, DARC 6	M.-nr. 9812060	<b>Pris: 745,00</b>



## DA 2906

- Paneler i glas eller rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine) købes separat
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A+
- 36 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: E
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 740 m³/t EN 61591  
Maks.: 450 m³/t EN 61591, 57 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Con@ctivity 2.0
- Fjernbetjening medfølger
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 322x1100x700 mm

Bemærk! Husk at vælge paneltype ved bestilling

### Med intern motor

M.-nr. CleanSteel	10031020	<b>Pris: 22.495,00</b>
-------------------	----------	------------------------

### Til ekstern motor

M.-nr. CleanSteel	9876880	<b>Pris: 21.995,00</b>
-------------------	---------	------------------------

### Tilbehør

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	<b>Pris: 4.995,00</b>
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	<b>Pris: 4.495,00</b>
Ombygningssæt til recirkulation, DUU 2900	M.-nr. 9242390	<b>Pris: 3.495,00</b>
Lugfilter med aktivt kul, DKF 20-1	M.-nr. 9438930	<b>Pris: 995,00</b>
Fjernbetjening, DARC 6	M.-nr. 9812060	<b>Pris: 745,00</b>

## DRP 2900 paneler

### DRP-panel i glas

- Panel i glas til DA 2906, M.-nr. 9184890
- Hvidt folie på bagsiden af glasset.



### DRP-panel i CleanSteel

- Panel i stål til DA 2906, M.-nr. 9184900



# Frithængende emhætter



## PUR 98 D

- Flot design i rustfrit stål
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Energiklasse: A
- 52 kWh/år
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 650 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 400 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 57 dB(A) re 1 pw
- Produktmål HxBxD: 69-106x898x598 mm

### Tilbehør

- Standard skorsten i rustfrit stål medfølger
- Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32  
M.-nr. 9561760 **Pris: 595,00**
- Lugfilter med aktivt kul, DKF 12-1  
M.-nr. 6228731 **Pris: 645,00**
- Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-R  
M.-nr. 10271450 **Pris: 1.495,00**

### Med intern motor

M.-nr. 10385250 **Pris: 15.195,00**



## DA 4208 D Puristic Plus

- Flot design i rustfrit stål
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A++
- 30 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 720 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 450 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 54 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 690-990x898x598 mm

### Med intern motor

M.-nr. 10880370 **Pris: 22.495,00**

### Til ekstern motor

M.-nr. 10767300 **Pris: 21.995,00**

### Tilbehør

Standard skorsten i rustfrit stål medfølger

- Ekstern motor, ydervæg, AWG 102 M.-nr. 5680680 **Pris: 4.995,00**
- Ekstern motor, indendørs, ABLG 202 M.-nr. 6081850 **Pris: 4.495,00**
- Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 **Pris: 595,00**
- Lugfilter med aktivt kul, DKF 12-1 M.-nr. 6228731 **Pris: 645,00**
- Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-R M.-nr. 10271450 **Pris: 1.495,00**



## DA 4208 V D Puristic Varia

- Flot design i rustfrit stål med motoriseret højdeindstilling
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiklasse: A+
- 31 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 675 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 420 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 58 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 755-1045x898x598 mm

### Med intern motor

M.-nr. 10880350 **Pris: 29.845,00**

### Til ekstern motor

M.-nr. 10767340 **Pris: 29.345,00**

### Tilbehør

Standard skorsten i rustfrit stål medfølger

- Ekstern motor, ydervæg, AWG 102 M.-nr. 5680680 **Pris: 4.995,00**
- Ekstern motor, indendørs, ABLG 202 M.-nr. 6081850 **Pris: 4.495,00**
- Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 **Pris: 595,00**
- Lugfilter med aktivt kul, DKF 12-1 M.-nr. 6228731 **Pris: 645,00**
- Regenererbart lugtfilter med aktivt kul, DKF 12-R M.-nr. 10271450 **Pris: 1.495,00**

# Frithængende emhætter



## DA 6698 D Puristic Ed. 6000

- Enkelt design i rustfrit stål og glas
- Udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- 10-lags fedtfiltere i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Filteralarm for rengøring af fedtfilter og aktivt kulfilter
- Energiflasse: A++
- 32 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø):  
Booster-trin: 730 m³/t EN 61591  
Maks.: 450 m³/t EN 61591, 53 dB(A) re 1 pw
- Silence-pakke
- Touch-betjening på glas
- Con@ctivity 2.0 (ZigBee) og Con@ctivity 3.0 (WiFiConn@ct)
- Miele@home (indbygget)
- 5/15 min. efterløbstid
- Produktmål HxBxD: 705-1005x898x598 mm

### Med intern motor

M.-nr. Obsidiansort	10880470	<b>Pris: 27.995,00</b>
M.-nr. CleanSteel	10880480	<b>Pris: 27.995,00</b>
M.-nr. Brillanthvid	10880460	<b>Pris: 27.995,00</b>

### Til ekstern motor

M.-nr. Obsidiansort	10750480	<b>Pris: 27.545,00</b>
M.-nr. CleanSteel	10750510	<b>Pris: 27.545,00</b>
M.-nr. Brillanthvid	10750460	<b>Pris: 27.545,00</b>

### Tilbehør

Standard skorsten i rustfrit stål medfølger

Ekstern motor, ydervæg, AWG 102	M.-nr. 5680680	<b>Pris: 4.995,00</b>
Ekstern motor, indendørs, ABLG 202	M.-nr. 6081850	<b>Pris: 4.495,00</b>
Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32	M.-nr. 9561760	<b>Pris: 595,00</b>
Lugfilter med aktivt kul, DKF 12-1	M.-nr. 6228731	<b>Pris: 645,00</b>
Regenererbart lugfilter med aktivt kul, DKF 12-R	M.-nr. 10271450	<b>Pris: 1.495,00</b>





# Integrerbare køleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe



## DynaCool-ventilation (dynamisk køling)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50% hurtigere køling.



## Superkøl- og Superfrost-automatik

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles Superkøl automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med Superfrost, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.



## PerfectFresh og PerfectFresh PRO

PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig om grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab.

De nye elegante PerfectFresh PRO skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.



## Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.



## LED-belysning og FlexiLight

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Mieles nye LED-glasyldbelysning, FlexiLight, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.



## SelfClose

PerfectFresh-skufferne er udstyret med heludtræk og dæmpet selvlukning. De kan altså trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk.

Skufferne glider ekstra stille og yderst let. Denne høje betjeningskomfort giver dig en meget bekvem adgang til dine opbevarede madvarer.



## NoFrost med VarioRoom

Med Mieles NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes.

Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Mieles fryseskabe.



## SoftClose

Denne praktiske dør-dæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i.



## IceMaker

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske IceMaker kan producere op til 100 isterninger om dagen. Fryseskabet tilføres vand, som Mieles IceMaker omdanner til de flotteste isterninger i en skuffe i fryseren. Når skuffen er fyldt, kan du bytte den ud med skuffen ved siden af, så sørger IceMaker for yderligere forsyninger.

Se alle produktfordele på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)

# Integrerbare køleskabe



## K 5122 Ui

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 82,0x59,8x54,8 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 92 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet køleskab (netto): 137 l
- ComfortClean-dørhylde, der tåler maskinopvask
- 3 hylder
- 1 grøntsagsskuffe
- Montering af låge med fladhængsler
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9043030 **Pris: 9.395,00**



## K 31252 Ui

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 81,8x59,7x55,2 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 91 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39
- Kapacitet fryseskab (netto): 136 l
- SuperKøl
- ComfortClean-dørhylde, der tåler maskinopvask
- 1 grøntsagsskuffe
- LED lys
- Montering af låge med fladhængsler
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10799650 **Pris: 11.995,00**



## K 34222 i

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 121,8x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 105 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
- Kapacitet køleskab (netto): 217 l
- ComfortClean, dørhylde tåler maskinopvask
- Superkøl
- LED-belysning
- Montering af låge med fladhængsler
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508470 **Pris: 6.995,00**



# Integrerbare køleskabe



## K 35422 iD

- Niche mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 139,5x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 109 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 251 l
- DynaCool-ventilation
- ComfortClean, dørhylde tåler maskinopvask
- Superkøl • FlexiLight • SoftClose
- Bredt ståltrim
- TouchControl
- LED-belysning
- Montering af låge med fladhængsler
- Eftilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9503280 **Pris: 14.995,00**



## K 37222 iD

- Niche mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 117 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet køleskab (netto): 325 l
- DynaCool-ventilation
- ComfortClean, dørhylde tåler maskinopvask
- Superkøl
- LED-belysning
- Montering af låge med fladhængsler
- Eftilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9499680 **Pris: 11.295,00**



## K 37272 iD - PerfectFresh

- Niche mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 133 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 301 l
- Kapacitet køleskab/PerfectFresh (netto): 211/90 l
- DynaCool-ventilation
- PerfectFresh
- ComfortClean, dørhylde tåler maskinopvask
- Superkøl
- LED-belysning
- Montering af låge med fladhængsler
- Eftilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9474410 **Pris: 13.995,00**



## K 37422 iD

- Niche mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 117 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 325 l
- DynaCool-ventilation
- ComfortClean, dørhylde tåler maskinopvask
- Superkøl
- FlexiLight
- SoftClose
- Bredt ståltrim
- TouchControl
- Montering af låge med fladhængsler
- Eftilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508040 **Pris: 17.295,00**



## K 37672 iD

- Niche mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 133
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 301 l
- Kapacitet køleskab (netto): 211 l
- Kapacitet PerfectFresh PRO (netto): 90 l
- DynaCool-ventilation
- PerfectFresh PRO
- ComfortClean-dørhylde, der tåler maskinopvask
- Forberedt til Miele@home (kræver ekstra udstyr – XKS 3130 W)
- Superkøl • FlexiLight
- SoftClose/SelfClose • TouchControl display
- Montering af låge med fladhængsler
- Eftilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10813530 **Pris: 19.995,00**



## K 37682 iDF - PerfectFresh PRO

- Niche mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 230
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 257 l
- Kapacitet køleskab (netto): 167 l
- Kapacitet PerfectFresh PRO (netto): 90 l
- Kapacitet frostboks (netto): 27 l
- DynaCool-ventilation
- PerfectFresh PRO
- ComfortClean, dørhylde tåler maskinopvask
- Superkøl • FlexiLight • SoftClose
- Bredt ståltrim
- TouchControl • SelfClose
- Montering af låge med fladhængsler
- Eftilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9358870 **Pris: 19.995,00**



# Integrerbare fryseskabe



## F 5122 Ui

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 82,0x59,8x54,8 cm
- Energiklasse: A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 184 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet fryseskab (netto): 98 l
- SuperFrost
- 3 skuffer
- Montering af låge med fladhængsler
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9043050 **Pris: 9.795,00**



## FN 37402 i

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,2-178,8x56,0-56,8xmin. 55,0 cm
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 244 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet fryseskab (netto): 213 l
- NoFrost (fuldautomatisk afrimning af fryseskab)
- SoftClose-dørdæmpning
- Superfrost-automatik
- VarioRoom
- TouchControl
- LED-belysning
- Montering af låge med fladhængsler
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9430650 **Pris: 18.295,00**



## FNS 37402 i

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,2-178,8x56,0-56,8xmin. 55,0 cm
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 244 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 36
- Kapacitet fryseskab (netto): 213 l
- NoFrost (fuldautomatisk afrimning af fryseskab)
- SoftClose-dørdæmpning
- Superfrost-automatik
- VarioRoom
- TouchControl
- LED-belysning
- Sidevarme
- Mulighed for side-by-side
- Montering af låge med fladhængsler
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9430750 **Pris: 18.995,00**



## FNS 37492 iE

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177x55,9x54,4 cm
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 241 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37
- Kapacitet fryseskab (netto): 248 l
- NoFrost (fuldautomatisk afrimning af fryseskab)
- SoftClose-dørdæmpning
- IceMaker med vandtilslutning
- SuperFrost-automatik
- VarioRoom
- TouchControl
- LED-belysning
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- Forberedt til Miele@home/WIFIConn@ct (kræver tilbehør – wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Mulighed for side-by-side
- Montering af låge med fladhængsler
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10810800 **Pris: 22.295,00**



# Integrerbare køle-/fryseskabe



## KFN 37132 iD

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,2x56,0x55,0 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 230 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet i alt (netto): 256 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 194/62 l
- PicTronic display
- ComfortClean, dørhylde tåler maskinopvask
- DynaCool
- Superkøl/Superfrost
- LED-belysning
- VarioRoom
- Montering af låge med glideskinner
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10614720 **Pris: 12.995,00**



## KFN 37232 iD

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 230 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet i alt (netto): 256 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 194/62 l
- PicTronic display
- ComfortClean, dørhylde tåler maskinopvask
- DynaCool
- Superkøl/Superfrost
- LED-belysning
- VarioRoom
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10614730 **Pris: 11.995,00**



## KF 37272 iD

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,5 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 232
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 35
- Kapacitet i alt (netto): 261 l
- Kapacitet køleskab (netto): 204 l
- Kapacitet PerfectFresh (netto): 67 l
- Kapacitet frostboks (netto): 57 l
- PicTronic-display
- DynaCool-ventilation
- PerfectFresh
- ComfortClean-dørhylde, tåler maskinopvask
- SuperKøl/SuperFrost
- LED-belysning
- VarioRoom
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9359950 **Pris: 13.995,00**



## KFN 37282 iD - PerfectFresh

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 235
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 175 l
- Kapacitet køleskab (netto): 108 l
- Kapacitet PerfectFresh (netto): 67 l
- Kapacitet frostboks (netto): 62 l
- DynaCool-ventilation
- PerfectFresh
- ComfortClean, dørhylde tåler maskinopvask
- Superkøl
- LED-belysning
- NoFrost
- VarioRoom
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508060 **Pris: 15.495,00**

# Integrerbare køle-/fryseskabe



## KFN 37432 iD

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,4 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 230 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39
- Kapacitet i alt (netto): 255 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 193/62 l
- DynaCool-ventilation
- ComfortClean, dørhulder tåler maskinopvask
- Superkøl
- FlexiLight
- SoftClose
- Bredt ståltrim
- TouchControl
- NoFrost
- VarioRoom
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9508070 **Pris: 18.595,00**



## KFN 37692 iDE - PerfectFresh PRO og ICE

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 177,0x55,9x54,5 cm
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 232
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
- Kapacitet køleskab i alt (netto): 176 l
- Kapacitet køleskab (netto): 67 l
- Kapacitet PerfectFresh PRO (netto): 109 l
- Kapacitet fryser (netto): 58 l
- DynaCool-ventilation
- PerfectFresh PRO
- ComfortClean, dørhulder tåler maskinopvask
- VarioRoom • Superkøl • FlexiLight • SoftClose
- Bredt ståltrim • TouchControl • NoFrost • SelfClose
- IceMaker til hurtig fremstilling af isterninger
- Fast vandtilslutning til IceMaker
- Montering af låge med fladhængsler
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 9360080 **Pris: 24.295,00**



# Fritstående køleskabe og fryseskabe



## DynaCool-ventilation (dynamisk køling)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50% hurtigere køling.



## Superkøl- og Superfrost-automatik

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles Superkøl automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med Superfrost, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.



## PerfectFresh

PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig om grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab.



## Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.



## LED-belysning

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid.



## Active AirClean-kulfilter

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Miele Active AirClean-filter. Filtret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filtret er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til brug med det samme.



## NoFrost med VarioRoom

Med Miele NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes.

Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.



## EasyOpen-døråbning og SoftClose-dørlukning

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket.

- Komfortabel og let åbning af døren
- Elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.



## Perfekt side-by-side-løsning til opstilling i par (120 cm niche)

Mieles køle- og fryseskabe kan opstilles i en elegant side-by-side-løsning.

Med en samlingsliste kan produkterne sættes sammen, så de ligner ét produkt. Miele har desuden køleskabe og fryseskabe med vertikale EasyOpen-greb, som kan installeres i en 120 cm bred niche.

Se alle produktfordele på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)

# Fritstående køleskabe



## K 12010 S-2

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 85x55x61 cm
- Hvid dør og sider
- Fast greb
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 119 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 148 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- Halogen-belysning
- ComfortClean, dørhwylder der tåler maskinopvask
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 7750420

Pris: **3.895,00**



## K 12012 S-2

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 85x55x61 cm
- Hvid dør og sider
- Fast greb
- Energiklasse A+
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 119 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 39
- Kapacitet i køleskab (netto): 116 l
- Kapacitet i fryseboks (netto): 17 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- Fryseboks
- Halogen-belysning
- ComfortClean, dørhwylder der tåler maskinopvask
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 7750430

Pris: **3.995,00**



## K 28202 D ws og K 28202 D edt/cs

- Produktmål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x63 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look-sider
- EasyOpen-dørgreb
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 116 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 34 (Meget lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 381 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- LED-belysning
- TouchControl med display
- Optisk og akustisk døralarm
- ComfortClean-dørhwylder der tåler maskinopvask
- DynaCool (dynamisk køling)
- Side-by-side mulighed med FN 28262 hvid
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. Hvid

10243420

Pris: **7.995,00**

M.-nr. CleanSteel 10243430

Pris: **8.895,00**



## K 28302 D ws og K 28302 D edt/cs

- Produktmål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x63 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look-sider
- EasyOpen-dørgreb
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 116 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 34 (Meget lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 381 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- LED-belysning
- TouchControl med display
- Optisk og akustisk døralarm
- ComfortClean-dørhwylder der tåler maskinopvask
- DynaCool (dynamisk køling)
- Side-by-side mulighed med FN 28262 hvid og med FN 28262 edt/cs
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. Hvid

10881090

Pris: **8.395,00**

M.-nr. CleanSteel 10881120

Pris: **9.395,00**



# Fritstående køleskabe



## K 28242 D ws og K 28242 D edt/cs

- Produktmål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x63 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look-sider
- EasyOpen-dørgreb
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 133 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 34 (Meget lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 358 l
- Kapacitet PerfectFresh zone (Netto): 116 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- LED-belysning
- TouchControl med display
- Optisk og akustisk døralarm
- PerfectFresh skuffer
- ComfortClean-dørhylde der tåler maskinopvask
- DynaCool (dynamisk køling)
- Side-by-side mulighed med FN 28262 hvid eller stål
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. Hvid 10925990 **Pris: 9.795,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10926000 **Pris: 10.795,00**



## KS 28423 D ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål)
- Click2Open-dørgreb
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 78 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37 (lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 390 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- FlexiLight
- Optisk og akustisk døralarm
- FreshTouch med display
- AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortClean-dørhylde, der tåler maskinopvask
- SuperKøl-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- SoftClose-dørdæmpning
- Forberedt til Miele@home/WIFIConn@ct (kræver tilbehør – wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Side-by-side-mulighed
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10804770 **Pris: 14.895,00**



## KS 28463 D ed/cs og KS 28463 D bb

- KS 28463 D ed/cs:  
Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x67,5 cm
- KS 28463 D bb:  
Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x68,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og sider eller BlackBoard-dør og stål-look sider
- Click2Open
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 90 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37
- Kapacitet i alt (netto): 367 l
- Kapacitet i køleskab/PerfectFresh (netto): 234/133 l

- FlexiLight-belysning
- XL-interior med ekstra dybe glashylde (passer til Miele's bageplader)
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- Optisk og akustisk døralarm
- FreshTouch-betjening og display
- AirClean-aktivt kulfilter
- PerfectFresh PRO-skuffer med belysning - forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 5 gange
- ComfortClean-dørhylde, der tåler maskinopvask
- SuperKøl-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)

- SoftClose-dørdæmpning
- Forberedt til Miele@home/WIFIConn@ct (kræver tilbehør – wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Side-by-side-mulighed
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

KS 28463 D ed/cs:  
M.-nr. 10804780 **Pris: 18.995,00**  
 KS 28463 D bb:  
M.-nr. 10804790 **Pris: 19.495,00**

# Fritstående fryseskabe



## FN 26062 ws

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 164x60x63 cm
- Hvid dør og sider
- EasyOpen-dørgreb
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 225 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
- Kapacitet i alt (netto): 221 l
- 7 fryseskuffer med VarioRoom
- PicTronic-betjening med trykknapper og display
- Superfrost-automatik
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10243210 **Pris: 7.495,00**



## FN 28262 ws og FN 28262 edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x63 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- EasyOpen-dørgreb
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 243 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 253 l
- 8 fryseskuffer med VarioRoom
- TouchControl med display
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm

- Sidevarme (kan stilles i venstre side ved side-by-side)
- LED-belysning
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

\* Side-by-side mulighed, passer til K 28202 D hvid

M.-nr. Hvid 10243260 **Pris: 7.995,00**

M.-nr. CleanSteel 10243300 **Pris: 8.895,00**



## FN 28263 ws

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x67,5 cm
- Hvid dør og sider
- Click2Open
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 168 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet i alt (netto): 270 l
- 8 fryseskuffer med VarioRoom
- XL-interiør med ekstra dybe fryseskuffer
- FreshTouch-betjening og display
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- SuperFrost-automatik (hurtig nedfrysning)
- LED-belysning
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. 10243230 **Pris: 11.195,00**



# Fritstående fryseskabe



## FNS 28463 E ed/cs og FNS 28463 E bb

- FNS 28463 E ed/cs:  
Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x67,5 cm
- FNS 28463 E bb:  
Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x68,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål)/Rustfrit stål eller BlackBoard-dør og stål-look sider
- Click2Open - dørgebr
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 165 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet i alt (netto): 262 l
- 8 fryseskuffer
- TouchControl med display
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- Sidevarme  
(kan stilles i venstre side ved side-by-side)
- LED-belysning
- SuperFrost-automatik
- IceMaker med vandtilslutning
- Forberedt til Miele@home/WIFIconn@ct  
(kræver tilbehør – wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

FNS 28463 E ed/cs:

M.-nr. 10805070

**Pris: 16.795,00**

FNS 28463 E bb:

M.-nr. 10805090

**Pris: 17.195,00**





# Fritstående køle-/fryseskabe



## DynaCool-ventilation (dynamisk køling)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50% hurtigere køling.



## Superkøl- og Superfrost-automatik

Ved at anvende funktionen Superkøl fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles Superkøl automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med Superfrost, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.



## PerfectFresh og PerfectFresh PRO

PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig om grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab.

De nye elegante PerfectFresh PRO skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.



## Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.



## LED-belysning og FlexiLight

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Mieles nye LED-glasyde belysning, FlexiLight, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.



## Active AirClean-kulfilter

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Mieles Active AirClean-filter. Filtret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filtret er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til brug med det samme.



## NoFrost med VarioRoom

Med Mieles NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes.

Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Mieles fryseskabe.



## Click2Open-døråbning og SoftClose-dørlukning

Denne praktiske døråbningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i.

Dette elegante dørøgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket.

- Komfortabel og let åbning af døren
- Elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.



## Unikt design med Miele BlackBoard Edition, CleanSteel eller eksklusivt sort/hvidt glas

Med Mieles BlackBoard Edition kan du og din familie kommunikere sammen med almindelig kridt på dørens glas - ligesom på en tavle. Døren vaskes hurtigt og nemt ren igen med en fugtig klud, og der kan tegnes på ny - til glæde for alle.

Mieles køle-/fryseskabe fås også med CleanSteel-overflade, som er nem at holde ren uden brug af specielle rengøringsmidler.

Se alle produktfordele på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)



# Fritstående køle-/fryseskabe



## KD 26052 ws

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 160x55x62,8 cm
- Hvid dør og sider
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 191
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
- Kapacitet køleskab (netto): 210 l
- Kapacitet fryser (netto): 53 l
- ComfortClean, dørhylde tåler maskinopvask
- Fast greb
- VarioRoom
- LED-belysning
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10078660

Pris: 5.595,00



## KD 28052 ws

- Nichemål HxBxD (inkl. afstand til væg): 180x55x62,8 cm
- Hvid dør og sider
- Energiklasse: A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 210
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 39
- Kapacitet køleskab (netto): 210 l
- Kapacitet fryser (netto): 84 l
- ComfortClean, dørhylde tåler maskinopvask
- Fast greb
- VarioRoom
- LED-belysning
- Eltilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10078670

Pris: 5.995,00



## KD 28032 ws og KD 28032 edo

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 181,7x60x63 cm
- Hvid dør og sider eller Stål-look dør og sider
- Integreret greb i døren
- ComfortFrost (langt længere imellem afrimningen af fryseren)
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år.: 216 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 40 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 310 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 222/88 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- ComfortClean, dørhylde der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- Eltilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. Hvid 10242820 **Pris: 6.495,00**

M.-nr. Stål-look 10242830 **Pris: 6.995,00**

# Fritstående køle-/fryseskabe



## KFN 28132 D ws og KFN 28132 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 186,1x60x65,7 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Integreret greb i døren
- DuplexCooling –  
2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 232 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
- Kapacitet i alt (netto): 304 l
- Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 209/95 l
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- LCD-display med trykknop-betjening
- Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
- ComfortClean, dørhylde der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. Hvid 10622020 **Pris: 7.495,00**  
M.-nr. CleanSteel 10622070 **Pris: 8.495,00**



## KFN 28133 D ws og KFN 28133 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 186,1x60x65,7 cm
- Hvid dør og sider CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Integreret greb i døren
- DuplexCooling –  
2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 160 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41
- Kapacitet i alt (netto): 304 l
- Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 209/95 l
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- LCD-display med trykknop-betjening
- Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
- ComfortClean, dørhylde der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. Hvid 10622110 **Pris: 8.495,00**  
M.-nr. CleanSteel 10622130 **Pris: 9.395,00**



## KFN 29132 D ws og KFN 29132 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201,1x60x65,7 cm
- Hvid dør og sider eller Cleansteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Integreret greb i døren
- DuplexCooling –  
2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 242 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 43
- Kapacitet i alt (netto): 338 l
- Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 243/95 l
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- LCD-display med trykknop-betjening
- Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
- ComfortClean, dørhylde der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- Eltilslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. Hvid 10622450 **Pris: 7.995,00**  
M.-nr. CleanSteel 10622470 **Pris: 8.895,00**

# Fritstående køle-/fryseskabe



## KFN 29133 D ws og KFN 29133 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201,1x60x65,7 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Integreret greb i døren
- DuplexCooling –
- 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 167 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41
- Kapacitet i alt (netto): 338 l
- Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 243/95 l
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- LCD-display med trykknop-betjening
- Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
- ComfortClean, dørhylde der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- Efterslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. Hvid 10622540 **Pris: 8.895,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10622570 **Pris: 9.795,00**



## KFN 29142 D ws og KFN 29142 D ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201,1x60x65,7 cm
- Hvid dør og sider eller CleanSteel (anti-finger rustfrit stål)/Rustfrit stål
- Integreret greb i døren
- DuplexCooling – 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost – fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 242 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 328 l
- Kapacitet i køleskab/fryseskab (netto): 199/129 l
- 4 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- LCD-display med trykknop-betjening
- Akustisk og optisk dør og temperaturalarm
- ComfortClean, dørhylde der tåler maskinopvask
- Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- Efterslutning: 1N AC 220-240 V – 10 A

M.-nr. Hvid 10804820 **Pris: 8.495,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10804910 **Pris: 9.395,00**



## KFN 29243 D ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og sider
- Click2Open
- DuplexCooling -
- 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 180 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence-system)
- Kapacitet i alt (netto): 349 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 220/129 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interior med ekstra dybe glashylde (passer til Miele's bageplader)
- 4 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- DailyFresh-skuffe - bevarer frugt og grønt længere
- Compact Case-skuffe - fleksibel ekstra skuffe
- Efterslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10243070 **Pris: 13.995,00**

# Fritstående køle-/fryseskabe



## KFN 29283 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence-system)
- Kapacitet i alt (netto): 343 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
- Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Miele's bageplader)
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- PerfectFresh-skuffer - forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 3 gange
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)

M.-nr. 10153920    **Pris: 14.395,00**





# Fritstående køle-/fryseskabe



## KFN 29233 D bb

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x68,5 cm
- BlackBoard-dør og stål-look sider • Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 174 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence-system)
- Kapacitet i alt (netto): 361 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 260/101 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Miele's bageplader)
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- DailyFresh-skuffe - bevarer frugt og grønt længere
- Compact Case-skuffe - fleksibel ekstra skuffe
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- Efterslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10242900 **Pris: 14.895,00**



## KFN 29283 D bb

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x68,5 cm
- BlackBoard-dør og stål-look sider • Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (Silence system)
- Kapacitet i alt (netto): 343 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
- Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Miele's bageplader)
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- PerfectFresh-skuffer - forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 3 gange
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- Efterslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10243090 **Pris: 15.795,00**



## KFN 29483 D edt/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37 (Silence system)
- Kapacitet i alt (netto): 343 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
- Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
- Fleksibel indretning med mange hyldeplaceringer
- XL-interiør med ekstra dybe glashylder (passer til Miele's bageplader)
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- FlexiLight-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- PerfectFresh PRO-skuffer med belysning - forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 5 gange
- AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- SoftClose-dørdæmpning
- SelfClose-skuffedæmpning
- Efterslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10153950 **Pris: 18.195,00**

# Fritstående køle-/fryseskabe



## KFN 15943 SD ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 202x75,0x63 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og sider
- EasyOpen-dørgreb
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 289 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42
- Kapacitet i alt (netto): 453 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 331/121 l
- Fleksibel indretning med mange hyldelaceringer
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- TouchControl med display
- VarioBord-dørhylde-system m. hylder i rustfrit stål
- AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- SoftClose-dørdæmpning
- Efterslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10721500

Pris: 21.495,00



## KFN 29493 DE ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål) dør og stål-look sider
- Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 171 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38
- Kapacitet i alt (netto): 355 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 258/97 l
- Fleksibel indretning med mange hyldelaceringer
- XL-interior med ekstra dybe glashylder (passer til Miele's bageplader)
- 2+2 fryseskuffer med VarioRoom
- MyIce med integreret vandbeholder
- FlexiLight-belysning • FreshTouch-betjening og display
- AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortClean-dørhylder, der tåler maskinopvask
- SuperFrost-automatik • DynaCool (dynamisk køling)
- SoftClose-dørdæmpning • SelfClose-skuffedæmpning
- Forberedt til Miele@home/WIFIconn@ct (kræver tilbehør - wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Efterslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10805150

Pris: 19.495,00



## KFN 29683 D obsw og KFN 29683 D brws

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 201x60x68,5 cm
- Obsidiansort glasfrontdør eller Brilliant hvid glasfrontdør
- Click2Open
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer med mange funktioner
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- Køling af køleskab uden brug af tør luft fra fryseren
- Energiklasse A+++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 186 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 37 (Silence-system)
- Kapacitet i alt (netto): 343 l
- Kapacitet køleskab/fryseskab (netto): 242/101 l
- Kapacitet i PerfectFresh-skuffe (netto): 97 l
- Fleksibel indretning med mange hyldelaceringer
- XL-interior med ekstra dybe glashylder (passer til Miele's bageplader)
- 3 fryseskuffer med VarioRoom
- FlexiLight-belysning og fryserbelysning
- FreshTouch-betjening og display
- PerfectFresh PRO-skuffer med belysning - forlænger holdbarheden af frugt og grønt op til 5 gange
- AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortClean, dørhylder der tåler maskinopvask
- Superkøl/Superfrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- SoftClose-dørdæmpning
- SelfClose-skuffedæmpning
- Efterslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. Obsidiansort 10243100 **Pris: 23.295,00**

M.-nr. Brillanthvid 10243110 **Pris: 23.295,00**

# Vinkøleskabe



## DynaCool-ventilation (dynamisk køling)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i vinkøleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at vinen kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50% hurtigere køling.



## Temperaturzoner med indstilling

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op til tre individuelt regulerbare temperaturzoner. Herved kan du opbevare op til tre forskellige vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne, ved en perfekt temperatur.



## FlexiFrame

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. Miele's fleksible flaskehylder sørger for stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme kan skydes til siderne i en håndvending og sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse. Herved lagres din vin roligt og altid i den optimale position.



## Touch-styring

Mieles Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.



## LED-belysning

Den indirekte belysning skaber en stemningsfuld atmosfære og understreger skabets førsteklasses materialer. LED er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning - og den er naturligvis uskadelig for vinen. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning samtidig særlig besparende og har en betydeligt længere levetid.



## Active AirClean-filter

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra. Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret. Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.



## SommelierSet

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden. Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen i et koldt glas og opnå altid den perfekte temperaturering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.



## SoftClose

Ro, ro, ro – det er, hvad vin har brug for, og du skal kunne åbne og lukke dit vinkøleskab, uden risiko for at vinen rystes. SoftClose dæmper døren ved lukning, og det innovative system sørger for, at døren lukkes automatisk, når den står i en vinkel på under 30°. Dette sikrer, at døren glider dæmpet i og aldrig smækker ved en fejl.




## Push2Open

Døren med Push2open-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsløse køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant.

Se alle produktfordele på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)


# Vinkøleskabe til indbygning og underbygning



## KWT 6112 iG ed/cs

- Montering i 45 cm nicheindbygning
- Passer til Miele indbygningsprodukter i CleanSteel
- Antal temperaturzoner: 1
- Antal udtræk: 2
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 106 kWh
- Energiklasse A+
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
- Kapacitet: 18 flasker
- Vinkøl (netto): 46 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- LED-belysning
- SoftClose
- Push2Open
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Minimum nichemål (højskab)  
HxB: 450-452x560-568 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 465x557x571 mm


M.-nr. 10289960 **Pris: 21.495,00**



## KWT 6112 iG grgr

- Montering i 45 cm nicheindbygning
- Passer til Miele indbygningsprodukter i grafitgrå
- Antal temperaturzoner: 1
- Antal udtræk: 2
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 106 kWh
- Energiklasse A+
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
- Kapacitet: 18 flasker
- Vinkøl (netto): 46 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- LED-belysning
- SoftClose
- Push2Open
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Minimum nichemål (højskab)  
HxB: 450-452x560-568 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 465x557x571 mm

M.-nr. 10557920 **Pris: 21.495,00**



## KWT 6112 iG obsw

- Montering i 45 cm nicheindbygning
- Passer til Miele indbygningsprodukter i obsidiansort
- Antal temperaturzoner: 1
- Antal udtræk: 2
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 106 kWh
- Energiklasse A+
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
- Kapacitet: 18 flasker
- Vinkøl (netto): 46 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- LED-belysning
- SoftClose
- Push2Open
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Minimum nichemål (højskab)  
HxB: 450-452x560-568 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 465x557x571 mm

M.-nr. 10529610 **Pris: 21.495,00**



## KWT 6321 UG

- Montering til underbygning
- Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
- Antal temperaturzoner: 2
- Antal hyldeudtræk: 3
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 190 kWh
- Energiklasse B
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 38 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet: 34 flasker
- Vinkøl (netto): 95 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- ComfortControl-betjening med display
- LED-belysning (dæmpbar)
- Minimum nichemål (højskab)  
HxBxD: 820-870x600x570 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 818x597x575 mm

M.-nr. 9764980 **Pris: 21.895,00**



## KWT 6312 UGS

- Montering til underbygning
- Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
- Antal temperaturzoner: 1
- Antal hyldeudtræk: 3
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 145 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 38 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet: 46 flasker uden SommelierSet
- Vinkøl (netto): 110 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- LED-belysning (dæmpbar)
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Inkl. SommelierSet (M.-nr. 9790670)
- Minimum nichemål (højskab)  
HxBxD: 820-870x600x555 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 818x597x575 mm

M.-nr. 9764970 **Pris: 25.195,00**




## KWT 6322 UG

- Montering til underbygning
- Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
- Antal temperaturzoner: 2
- Antal hyldeudtræk: 3
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 144 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 36 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet: 36 flasker
- Vinkøl (netto): 94 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- LED-belysning (dæmpbar)
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Minimum nichemål (højskab)  
HxBxD: 820-870x600x555 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 818x597x575 mm

M.-nr. 9138040 **Pris: 27.495,00**



# Vinkøleskabe til indbygning




## KWT 6422 i

- Montering i 88 cm nicheindbygning
- Antal temperaturzoner: 2
- Antal udtræk: 2
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 145 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
- Kapacitet: 30 flasker • Vinkøl (netto): 97 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Aktivt AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- Akustisk dør og temperaturalarm
- LED-belysning • SoftClose
- FlexiFrame - fleksibel indretning af hylderne
- Forberedt til Miele@home (kræver ekstra udstyr – XKS 3130 W)
- NoteBoard - notering af vininformationer
- 3D-præsentationshylde
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 874x560x550 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 871x557x541 mm

M.-nr. 10792890

Pris: 24.195,00




## KWT 6422 iG obsw - EU1

- Montering i 88 cm nicheindbygning
- Passer til Miele indbygningsprodukter i obsdiansort
- Antal temperaturzoner: 2 • Antal udtræk: 2
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 145 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
- Kapacitet: 33 flasker • Vinkøl (netto): 104 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Touch-styring
- Akustisk dør og temperaturalarm
- LED-belysning • SoftClose • Push2Open
- FlexiFrame - fleksibel indretning af hylderne
- Forberedt til Miele@home (kræver ekstra udstyr – XKS 3130 W)
- NoteBoard - notering af vininformationer
- 3D-præsentationshylde
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 874x560x550 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 871x557x560 mm

M.-nr. 10737480

Pris: 26.495,00




## KWT 6722 iS

- Montering i 178 cm nicheindbygning
- Antal temperaturzoner: 2
- Antal udtræk: 8
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 160 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
- Kapacitet: 80 flasker • Vinkøl (netto): 254 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-kulfilter • Touch-styring
- Akustisk dør og temperaturalarm
- LED-belysning • SoftClose
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- Forberedt til Miele@home (kræver ekstra udstyr – XKS 3130 W)
- NoteBoard – notering af vininformationer
- 3D-præsentationshylde • Inkl. SommelierSet (M.-nr. 10784580)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 1772x560x550 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 1769x557x541 mm

M.-nr. 10792900

Pris: 37.495,00




## KWT 6722 iGS obsw - EU1

- Montering i 178 cm nicheindbygning
- Passer til Miele indbygningsprodukter i obsdiansort
- Antal temperaturzoner: 2 • Antal udtræk: 8
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 162 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 34
- Kapacitet: 83 flasker • Vinkøl (netto): 271 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter • Touch-styring
- Akustisk dør og temperaturalarm
- LED-belysning • SoftClose • Push2Open
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- Forberedt til Miele@home (kræver ekstra udstyr – XKS 3130 W)
- NoteBoard – notering af vininformationer
- 3D-præsentationshylde • Inkl. SommelierSet (M.-nr. 10784580)
- Minimum nichemål (højskab) HxBxD: 1772x560x550 mm
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 1769x557x560 mm

M.-nr. 10737540

Pris: 39.495,00

# Fritstående vinkøleskabe



## KWT 6833 SG Stål


- Fritstående vinkøleskab til temperering af vine
- Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
- Højrehængslet, vendbar dør
- Antal temperaturzoner: 3 (indstillelig imellem 5 - 20 °C)
- Antal hyldeudtræk: 10
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 180 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 37 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet: 178 flasker
- Vinkøl (netto): 502 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- Touch-styring
- LED-belysning (dæmpbar)
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 1920x700x745 mm
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10409080 **Pris: 40.995,00**

## KWT 6834 SGS Stål

- Fritstående vinkøleskab til temperering af vine
- Passer til Miele obsidiansorte indbygningsprodukter
- Højrehængslet, vendbar dør
- Antal temperaturzoner: 3 (indstillelig imellem 5 - 20 °C)
- Antal hyldeudtræk: 10
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 180 kWh
- Energiklasse A
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 37 (Lavt lydniveau)
- Kapacitet: 178 flasker
- Vinkøl (netto): 502 l
- DynaCool-ventilation (dynamisk køling)
- Active AirClean-aktivt kulfilter
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- Touch-styring • LED-belysning (dæmpbar)
- FlexiFrame – fleksibel indretning af hylderne
- NoteBoard – notering af vininformationer
- Inkl. SommelierSet (M.-nr. 9444380)
- Produktmål (inkl. dør) HxBxD: 1920x700x745 mm
- Etilslutning: 1N AC 230 V

M.-nr. 10409090 **Pris: 45.595,00**



## KWNS 28462 E ed/cs

- Mål HxBxD (inkl. afstand til væg): 185x60x67,5 cm
- CleanSteel (anti-finger rustfrit stål)/Rustfrit stål
- Kombineret vinkøleskab og fryseskab
- Click2Open - integreret greb i døren
- DuplexCooling - 2 separate temperaturkontrollerede kølesystemer
- NoFrost - fuldautomatisk afrimning af fryseskab
- IceMaker med vandtilslutning
- Aktivt AirClean- filter
- SoftClose-dørdæmpning
- Energiklasse A++
- Elforbrug iflg. DIN EN 153 pr. år: 230 kWh
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 38 (lavt lydniveau)
- Kapacitet i alt (netto): 279 l
- Kapacitet vinkøleskab/fryseskab (netto): 150/129 l
- 5 fryseskuffer med VarioRoom
- LED-belysning
- FreshTouch-betjening og display
- SuperFrost-automatik
- DynaCool (dynamisk køling)
- Optisk og akustisk dør og temperaturalarm
- Forberedt til Miele@home/WiFiConn@ct (kræver tilbehør – wi-fi-modul XKS 3100 W)
- Etilslutning: 1N AC 230 V - 10 A

M.-nr. 10805200 **Pris: 35.295,00**



# Opvaskemaskiner



## Den kendte Miele kvalitet, sikkerhed og tryghed med garanti

Alle opvaskemaskiner fra Miele er udviklet i Tyskland, lavet af førsteklasses materialer og testet til lang holdbarhed, hvilket indebærer en test af kurvenes holdbarhed 100.000 gange. For absolut tryghed er alle Miele opvaskemaskiner udstyret med Miele's dobbeltsikrede Waterproof-system til beskyttelse mod vand-skader. Ved faglig korrekt installation yder Miele garanti i hele opvaskemaskinens levetid svarende til 7.500 programforløb.



## Opnå bedste vaske-/tørreresultat og glasbeskyttelse – hver gang

For at sikre dig det bedste opvaskeresultat hver gang måles fyldning og tilsmudsgrad vha. opvaskemaskinens auto-sensorteknik. Maskinen nedjusterer forbruget automatisk, hvis maskinen kun er halvt fyldt. Ved programslut sørger AutoOpen for automatisk åbning af lågen - perfekt tørring. **Perfect GlassCare** - Blødt vand gør det nemmere at vaske servicet grundigt af, men det er samtidigt aggressivt over for glas. Derfor er opvaskemaskinerne fra Miele udstyret med Perfect GlassCare-teknologi, som sikrer, at dine glas bliver vasket skånsomt op.



## Nem og indbydende interaktion uden alt det besværlige

Miele's opvaskemaskiner gør vedligeholdelse til en leg med det smarte 3-filter-system og nem rengøring af delene. I den patenterede saltbeholder i døren påfyldes alle opvaskemidlerne nemt - uden at du skal bukke dig. Det sikrer en ergonomisk korrekt arbejdsstilling ved påfyldning af salt.



## Skån miljøet, og spar penge med lavt forbrug igennem lang produktlevetid

Miele's opvaskemaskiner fås i absolut bedste energiklasse med et kilowatt forbrug helt ned til -20% under energiklasse A+++. I løbet af de seneste 30 år har Miele desuden reduceret vandforbruget med 85% og Miele's opvaskemaskiner kan nu vaske rent med et vandforbrug fra kun 6,5 liter. Enhver Miele opvaskemaskine kan derudover tilsluttes varmt vand på op til 60 °C, hvorved strømforbruget kan reduceres med op til 40% og programvarigheden med op til 9%.



## Miele's originale bestikkurv og bestikbakke med 3D og 3D+ funktioner

Miele's opvaskemaskiner fås enten med bestikbakke eller bestikkurv. Begge sørger for at adskille bestikket, så det ikke ridses samt sikrer, at du får det bedste opvaske- og tørreresultat. Den nye intelligente 3D og 3D+ bestikbakke kan varieres i bredden, dybden og højden, så fx piskeris kan placeres i bestikbakken eller langstilkede glas i overkurven.



## Sikker og elegant åbning og lukning - komfortabelt og automatisk

Knock2Open er den perfekte løsning til køkkendesign uden håndtag. Bank to gange på fronten, og døren åbner helt af sig selv. Et næsten magisk let tryk på døren og opvaskemaskinen lukkes automatisk med AutoClose. Og med Miele's ComfortClose-funktion - det bedste dørkoncept i nyere tid - fastholdes døren åben i den ønskede position.



## Få det opvaskeresultat du foretrækker med Miele's ekstra programmer og tilvalg

Det nemme og hurtige QuickPowerWash-program vasker dokumenteret skinnende rent ved 65 °C på under 1 time. Med Turbo/Kort-funktionen kan programtiden reduceres med op til 30%, og Ekstra Øko-funktionen kan reducere energiforbruget med op til 20%. Programmet "Ekstra lydsvag" vasker næsten lydløst op ved kun 38 dB(A). Og med hygiejne-programmet bliver fx sutteflasker, skærebrætter o.l. bakteriefrie og særligt rene.



## Fleksibelt kurvesystem giver optimale opvaskeresultater

Nem og sikker fyldning og tørring hver gang på grund af førsteklasses materialer, ergonomiske kurvehåndtag og smart design. Både overkurv og underkurv kan indstilles efter behov og tilpasses mange størrelser og former for service. Det er fx muligt at få plads til 35 cm store tallerkner, skærebrætter og store gryder, idet hele underkurven kan laves til en plan overflade. Flaskeholderen kan anvendes til enten sutteflasker eller vaser, og FlexCare-holderne eller glasstativet holder fx langstilkede glas stabile og plane.



## Startforvalg, EcoStart, forbrug og resttidsvisning

Udskudt start giver dig mulighed for at udskyde programstart i op til 24 timer. FlexiTimeren med EcoStart kan desuden sætte maskinen til at starte i tidsrum med billige strømpriser. I displayet vises resttiden for det igangværende program. Med EcoFeedback-funktionen viser maskinen det forventede vand- og strømforbrug inden programstart og maskinens faktiske forbrugsværdier under programforløbet. **MobileControl** - På udvalgte EcoFlex-maskiner kan du fjernstyre din opvaskemaskine via en mobil-app.

Se alle produktfordele på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)



# Opvaskemaskiner til underbygning - 60 cm



## G 4202 U

- Friskvandsmaskine i Brillanthvid til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieleles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+ med kun 295 kWh/år
- Vandforbrug 3780 liter/år
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 48
- Kapacitet (kuverter): 13
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- Underkurv - med fleksibel zone
- Bestikkurv
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 805x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 9924230

Pris: 5.595,00





## G 4212 U

- Friskvandsmaskine i Brillanthvid til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieleles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+ med kun 299 kWh/år
- Vandforbrug 3780 liter/år
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 13
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- Underkurv - med fleksibel zone
- Bestikkurv
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 805x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 9926070

Pris: 5.595,00




## G 4930 U

- Friskvandsmaskine i Brillanthvid til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieleles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A++ med kun 266 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
- Kapacitet (kuverter): 13
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- Underkurv - med fleksibel zone
- Bestikkurv
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 805x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10554740

Pris: 6.595,00



## G 4930 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieleles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A++ med kun 266 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask

- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
- Kapacitet (kuverter): 13
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- Underkurv - med fleksibel zone
- Mieleles unikke bestikbakke med 3D funktion
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering

- ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 805x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A
- CleanSteel - Pris 7.995,00

M.-nr. Brillanthvid 10554780

Pris: 6.945,00

M.-nr. CleanSteel 10554830

Pris: 7.945,00

**Vi tilbyder forskellige frontbeklædninger til vores integrerbare og fuldintegrerbare opvaskemaskiner. Se dine muligheder på side 127 i kataloget.**  
**Til opvaskemaskiner til underbygning i normal højde tilbydes toplader, sidestykker og sokkel separat.**

**BEMÆRK!**  
**For information om toplader, sidestykker og sokkel kontakt Miele reservedele.**



# Opvaskemaskiner til underbygning - 60 cm



## G 6000 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+++ med kun 237 kWh/år
- Vandforbrug 2716 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- Underkurv - med fleksibel zone og glasholder
- Miele's unikke bestikbakke med 3D-funktion
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Specialprogram: Kort (40 °C program på under 1 time)
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 805x598x570 mm
- Efterslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10555790 **Pris: 8.295,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10555810 **Pris: 9.195,00**



## G 6620 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+++ -10% med kun 213 kWh/år
- Vandforbrug 2716 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
- Miele's unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt start
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 805x598x570 mm
- Efterslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10365730 **Pris: 8.945,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10365740 **Pris: 9.895,00**



## G 6720 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44 - kun 40 dB(A) på specialprogram

- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
- Miele's unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 3 specialprogrammer inkl. SolarSpar og Ekstra lydsvagt

- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 805x598x570 mm
- Efterslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10365810 **Pris: 10.545,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10365820 **Pris: 11.495,00**

# Opvaskemaskiner til underbygning - 60 cm



## G 6820 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose – nem åbning og lukning
- Saltpåfyldning direkte ved dørlugen
- Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år – muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pw: 42 – kun 40 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kuverter): 14

- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- MaxiComfort-overkurv – med fuld fleksibilitet, 2 koprækker og glasholder
- MaxiComfort-underkurv – med fuld fleksibilitet, 4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder
- Miele's unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 5 specialprogrammer inkl. Hygiejne og Uden overkurv

- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, Ekstra tør, Ekstra intensiv
- QuickPowerWash – 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare – Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring – perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- MobileControl fjernstyring via Miele App
- Mål HxBxD: 805x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW – 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10370350 **Pris: 12.845,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10370380 **Pris: 13.845,00**



## G 6825 SCU XXL

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Saltpåfyldning direkte ved dørlugen
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 42 - kun 40 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- MaxiComfort-overkurv - med fuld fleksibilitet, 2 koprækker og glasholder
- MaxiComfort-underkurv - med fuld fleksibilitet, 4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder

- Miele's unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 5 specialprogrammer inkl. Hygiejne og Uden overkurv
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, Extra tør, Extra intensiv
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- MobileControl fjernstyring via Miele App
- Mål HxBxD: 845x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10365890 **Pris: 13.345,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10365900 **Pris: 14.345,00**



# Opvaskemaskine til underbygning - 45 cm



## G 4620 SCU Active

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieleles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+ med kun 221 kWh/år
- Vandforbrug 2436 liter/år - men muligt med kun 6 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 9
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rengøring med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere
- Mieleles originale bestikbakke
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Perfect GlassCare - Mieleles unikke system imod glaspest
- Mål HxBxD: 805x448x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10800280

Pris: 6.545,00



## G 4722 SCU

- Friskvandsmaskine til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieleles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A++ med kun 221 kWh/år
- Vandforbrug 2436 liter/år - men muligt med kun 6 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 9
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med resttidsindikation
- Nem rengøring med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere
- Mieleles originale bestikbakke
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Perfect GlassCare - Mieleles unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 805x448x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Brillanthvid 10800310

Pris: 8.295,00

M.-nr. CleanSteel 10800320

Pris: 9.195,00

# Integrerbare opvaskemaskiner - 60 cm



## G 6725 SCi XXL



- Friskvandsmaskine med synligt panel til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44 - kun 40 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interior
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
- Miele's unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 3 specialprogrammer inkl. SolarSpar og Ekstra lydsvagt
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: 845x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. Obsidiansort 10365840 **Pris: 12.395,00**  
 M.-nr. CleanSteel 10365860 **Pris: 13.345,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 10365850 **Pris: 12.395,00**





# Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm



## G 4263 Vi

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+ med kun 299 kWh/år
- Vandforbrug 3780 liter/år
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 13
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med akustisk indikation
- Nem rensning med 3-filter system og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- Underkurv - med fleksibel zone
- Bestikkurv
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 805x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10273450      **Pris: 7.545,00**



## G 4264 SCVi og G 4268 SCVi XXL

- Friskvandsmaskine uden front til koldt og varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi pump til både let og kraftigt tryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+ med kun 299 kWh/år
- Vandforbrug 3780 liter/år • Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 14 • Opvaske- og tørreevne: A
- Display med akustisk indikation
- Nem rensning med 3-filter system og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- Underkurv - med fleksibel zone • Miele's originale bestikbakke
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: G 4264 SCVi: 805x598x570 mm
- Mål HxBxD: G 4268 SCVi XXL: 845x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

G 4264 SCVi      M.-nr. 10273510      **Pris: 7.995,00**


G 4268 SCVi XXL      M.-nr. 10273470      **Pris: 8.445,00**



## G 4980 Vi

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A++ med kun 262 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvaske
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45
- Kapacitet (kuverter): 13
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med akustisk indikation
- Nem rensning med 3-filter system og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med 2 koprækker
- Underkurv - med fleksibel zone
- Bestikkurv
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: 805x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10555760      **Pris: 8.995,00**





## G 4980 SCVi og G 4985 SCVi XXL

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A++ med kun 266 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvaske
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 45 • Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A • Display med akustisk indikation
- Nem rensning med 3-filter system og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække • Underkurv - med fleksibel zone
- Miele's unikke bestikbakke med 3D funktion
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Mål HxBxD: G 4980 SCVi: 805x598x570 mm
- Mål HxBxD: G 4985 SCVi XXL: 845x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

G 4980 SCVi      M.-nr. 10555770      **Pris: 9.245,00**

G 4985 SCVi XXL      M.-nr. 10555780      **Pris: 9.695,00**

# Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm



## G 6060 SCVi og G 6065 SCVi XXL

- Friskvandsmaskine uden front til koldt og varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi pump til både let og kraftigt tryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+++ med kun 237 kWh/år
- Vandforbrug 2716 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med akustisk og optisk indikation
- Nem rensning med 3-filter system og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- Underkurv - med fleksibel zone og glasholder
- Miele's unikke bestikbakke med 3D funktion
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smuds niveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Specialprogram: Kort (40 grader program under 1 time)
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: G 6060 SCVi: 805x598x570 mm
- Mål HxBxD: G 6065 SCVi XXL: 845x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

G 6060 SCVi M.-nr. 10556140 **Pris: 10.995,00**  
 G 6065 SCVi XXL M.-nr. 10556160 **Pris: 11.495,00**

## G 6660 SCVi og G 6665 SCVi XXL



- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+++ -10% med kun 213 kWh/år
- Vandforbrug 2716 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med akustisk og optisk indikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
- Miele's unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smuds niveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: G 6660 SCVi: 805x598x570 mm
- Mål HxBxD: G 6665 SCVi XXL: 845x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

G 6660 SCVi M.-nr. 10365770 **Pris: 11.545,00**  
 G 6665 SCVi XXL M.-nr. 10365780 **Pris: 11.995,00**



# Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm



## G 6670 SCVi og G 6675 SCVi XXL



- Friskvandsmaskine uden front til koldt og varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi pump til både let og kraftigt tryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+++ med kun 237 kWh/år
- Vandforbrug 2716 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med akustisk og optisk indikation
- Nem rengøring med 3-filter system og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 flexcare holdere
- Miele's unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: G 6670 SCVi: 805x598x570 mm
- Mål HxBxD: G 6675 SCVi XXL: 845x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

G 6670 SCVi M.-nr. 10365790 **Pris: 11.545,00**  
 G 6675 SCVi XXL M.-nr. 10365800 **Pris: 11.995,00**




## G 6760 SCVi og G 6765 SCVi XXL



- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiklasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 44 - kun 40 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rengøring med 3-filtersystem og smart interiør
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og 2 FlexCare-holdere
- Miele's unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 3 specialprogrammer inkl. SolarSpar og Ekstra lydsvagt
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- Mål HxBxD: G 6760 SCVi: 805x598x570 mm
- Mål HxBxD: G 6765 SCVi XXL: 845x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

G 6760 SCVi M.-nr. 10365870 **Pris: 13.795,00**  
 G 6765 SCVi XXL M.-nr. 10365880 **Pris: 14.245,00**

# Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm



## G 6860 SCVi og 6865 SCVi XXL



- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Mieleles intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Salt-påfyldning direkte ved dørlugen
- Energiflasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41 - kun 38 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kuverter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og EcoFeedback
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interiør
- MaxiComfort-overkurv - med fuld fleksibilitet, koprække og glasholder
- MaxiComfort-underkurv - med fuld fleksibilitet, 4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder
- Mieleles unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 5 specialprogrammer inkl. Hygiejne og Uden overkurv
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, Extra tør, Extra intensiv
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Mieleles unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- MobileControl fjernstyring via Miele App
- Mål HxBxD: G 6860 SCVi: 805x598x570 mm
- Mål HxBxD: G 6865 SCVi XXL: 845x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

G 6860 SCVi M.-nr. 10366010 **Pris: 16.095,00**

G 6865 SCVi XXL M.-nr. 10365910 **Pris: 16.545,00**





# Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 60 cm



## G 6890 SCVi K20 og G 6895 SCVi XXL K20



- Friskvandsmaskine uden front til koldt og varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt tryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Knock2Open-åbning og AutoClose-automatik
- Salt-påfyldning direkte ved dørlugen
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiflasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41 - kun 38 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kugerter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med FlexiTimer og ECOFeedback
- Nem rengøring med 3-filtersystem og smart interiør
- MaxiComfort-overkurv - med fuld fleksibilitet, koprække og glasholder
- MaxiComfort-underkurv - med fuld fleksibilitet, 4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder
- Miele's unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
- 5 normalprogrammer inkl. AutoSensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 5 specialprogrammer inkl. Hygiejne og Uden overkurv
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, Extra tør, Extra intensiv
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- MobileControl fjernstyring via Miele App
- Mål HxBxD: G 6890 SCVi: 805x598x570 mm
- Mål HxBxD: G 6895 SCVi XXL: 845x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

G 6890 SCVi K20

M.-nr. 10575750 **Pris: 17.895,00**

G 6895 SCVi XXL K20

M.-nr. 10365920 **Pris: 18.345,00**




## G 6997 SCVi XXL K20



- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- Knock2Open-åbning og AutoClose-automatik
- Salt-påfyldning direkte ved dørlugen
- XXL model (med ekstra plads i overkurven)
- Energiflasse A+++ -20% med kun 189 kWh/år
- Vandforbrug 2772 liter/år - muligt med kun 6,5 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 41 - kun 38 dB(A) på specialprogram
- Kapacitet (kugerter): 14
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med TimeControl programforløb
- Nem rengøring med 3-filtersystem og smart interiør
- MaxiComfort-overkurv - med fuld fleksibilitet, 2 koprækker og glasholder
- MaxiComfort-underkurv - med fuld fleksibilitet, 4 FlexCare-holdere, flaske- og glasholder
- Miele's unikke bestikbakke med 3D+ funktioner
- BrilliantLight-belysning i opvaskerummet
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- 7 specialprogrammer inkl. Pasta/Paella og Ølgas
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Ekstra øko, Extra tør, Extra intensiv
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen
- MobileControl fjernstyring via Miele App
- Mål HxBxD: 845x598x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10365940 **Pris: 23.395,00**

# Fuldintegrerbare opvaskemaskiner - 45 cm




## G 4680 SCVi Active

- Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand
- Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet
- 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk
- ComfortClose - nem åbning og lukning
- Energiklasse A+ med kun 221 kWh/år
- Vandforbrug 2436 liter/år - muligt med kun 6 l per opvask
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46
- Kapacitet (kuverter): 9
- Opvaske- og tørreevne: A
- Display med optisk og akustisk indikation
- Nem rensning med 3-filtersystem og smart interior
- Højdejusterbar overkurv - med koprække
- ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere
- Miele's originale bestikbakke
- 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau
- QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time
- Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid
- Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest
- Mål HxBxD: 805x448x570 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A

M.-nr. 10800300

**Pris: 8.745,00**



## G 4782 SCVi

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Friskvandsmaskine uden front til koldt eller varmt vand</li> <li>• Miele's intelligente Waterproof-system og 20 års garanti ved materielle skader som følge af en defekt i systemet</li> <li>• 2 pumper inkl. elektronisk profi-pumpe til både let og kraftigt spuletryk</li> <li>• ComfortClose - nem åbning og lukning</li> <li>• Energiklasse A++ med kun 221 kWh/år</li> <li>• Vandforbrug 2436 liter/år - muligt med kun 6 l per opvask</li> <li>• Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 46</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapacitet (kuverter): 9</li> <li>• Opvaske- og tørreevne: A</li> <li>• Display med optisk og akustisk indikation</li> <li>• Nem rensning med 3-filtersystem og smart interior</li> <li>• Højdejusterbar overkurv - med koprække</li> <li>• ExtraComfort underkurv - med fleksibel zone og FlexCare-holdere</li> <li>• Miele's originale bestikbakke</li> <li>• 5 normalprogrammer inkl. Autosensor-justering ift. fyldnings- og smudsniveau</li> <li>• QuickPowerWash - 65 °C program til skinnende rent service på under 1 time</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilvalgsfunktioner: Turbo/Kort, Udskudt tid</li> <li>• Perfect GlassCare - Miele's unikke system imod glaspest</li> <li>• AutoOpen-tørring - perfekt tørring og beskyttelse af bordpladen</li> <li>• Mål HxBxD: 805x448x570 mm</li> <li>• Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,1 kW - 10 A</li> </ul> |
|---|--|--|

M.-nr. 10800330

**Pris: 10.995,00**

# Opvaskemaskiner til professionel brug



## PG 8130

- Fritstående friskvandsopvaskemaskine – kan placeres under et bord
- Leveres med frontplade, sideplader og topplade i brillianthvid
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Opvaskeydelse: 13 kuverter på blot 25 minutter ved varmtvandstilslutning inkl. sluts skyl på over 80 °C
- Opfylder Fødevarestyrelsens anbefaling om sluts skyl på over 80 °C
- Integreret blødtvandsanlæg for hårdhed op til 35° dH
- 4 programmer
- Mulighed for tilkobling af automatisk sæbedoseringsanlæg DOS G 80 ProfiLine
- Med WiFiConn@ct – forbind din opvaskemaskine med din smartphone eller tablet
- Med funktionen AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
- Kan leveres som integreret model PG 8130 i
- Ideel til et vaskebehov på 2-3 gange pr. dag
- Mål: HxBxD – 80,5x59,8x60 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50HZ

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information



## PG 8130 i

- Fritstående friskvandsopvaskemaskine – kan placeres under et bord
- Leveres uden frontplade
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Opvaskeydelse: 13 kuverter på blot 25 minutter ved varmtvandstilslutning inkl. sluts skyl på over 80 °C
- Opfylder Fødevarestyrelsens anbefaling om sluts skyl på over 80 °C
- Integreret blødtvandsanlæg for hårdhed op til 35° dH
- 4 programmer
- Mulighed for tilkobling af automatisk sæbedoseringsanlæg DOS G 80 ProfiLine
- Med WiFiConn@ct – forbind din opvaskemaskine med din smartphone eller tablet
- Med funktionen AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
- Mulighed for stålplade til front
- Ideel til et vaskebehov på 2-3 gange pr. dag
- Mål: HxBxD – 80,5x59,8x57 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50HZ

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information



## PG 8133

- Fuldintegrerbar friskvandsopvaskemaskine
- Leveres uden frontplade
- Opvaskeydelse: 14 kuverter på blot 25 minutter ved varmtvandstilslutning inkl. sluts skyl på over 80 °C
- Opfylder Fødevarestyrelsens anbefaling om sluts skyl på over 80 °C
- 4 programmer
- Integreret blødtvandsanlæg for hårdhed op til 35° dH
- Mulighed for tilkobling af automatisk sæbedoseringsanlæg DOS G 80 ProfiLine
- Med WiFiConn@ct – forbind din opvaskemaskine med din smartphone eller tablet
- Med patenteret 3D bestikbakke og AutoOpen funktion
- Mulighed for stålplade til front
- Ideel til et vaskebehov på 2-3 gange pr. dag
- Mål: HxBxD – 84,5x59,8x57 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50HZ

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information



## PG 8059


- Friskvandsopvaskemaskine - skyller, vasker og tørrer i et programforløb
- Opvask i to etager - standard kurve samt tallerken- og bestikholder medfølger
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Enestående fleksibelt kurvekoncept
- Kun 14 min. på korteste program inkl. sluts skyl på 85 °C ved varmtvandstilslutning
- 3 programmer med sluts skyl på 85 °C med en holdetid på 1 minut, helt unikt indenfor professionelle serviceopvaskemaskiner
- Opfylder Fødevarestyrelsens krav om sluts skyl på 80 °C
- Indbygget blødtvandsfilter, regenerer under drift - pladsbesparende
- Kun hos Miele - manglende saltpåfyldning spærrer maskinen, og man undgår tilkalkning = ingen serviceomkostninger
- Fritstående - og/eller underbords opvaskemaskine
- Kabinet i pladurgalfan (standard) eller rustfrit stål - vaskebeholder i rustfrit stål
- Ergonomisk korrekt salt-påfyldning i den skrånede låge
- Indbygget lås sikrer, at døren ikke kan åbnes 1½ minut inde i programafviklingen
- Komfortdørlås lukker døren helt til og åbner efter tørring
- Mulighed for tilkobling af automatisk sæbedoseringsanlæg DOS G-80
- Mål: HxBxD - 83,5x60x60 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400 V 50Hz - 16 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information

# VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

Har du købt et eller flere Miele-produkter, tilbyder vi dig et medlemskab af Miele Club. Som klubmedlem modtager du eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, som kun kan opnås via medlemskab af Miele Club. Det er helt gratis og uden forpligtelser for dig som medlem.

Meld dig ind i Miele Club på [miele.dk/club](https://miele.dk/club) og modtag eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, så snart dine Miele-produkter er registreret.





# Vaskemaskiner



## Skånsom tøjbehandling

SoftCare-tromlens enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover.

Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage.

Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



## PowerWash 2.0 – revolutionerende økonomisk uanset tøjmængden

Produkterne fra Miele med PowerWash 2.0 vasker op til 40% mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi Spin&Spray giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.



## TwinDos

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder:

Du kan enten vælge at benytte Miele's 2-fasesystem TwinDos. TwinDos sørger for at tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen.

Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes på [shop.miele.dk](http://shop.miele.dk)



## Nyhed! SingleWash

Perfekt vaskeprogram til dig på farten.

Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min. og spar samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at gå på kompromis med vaske kvaliteten. Vælg mellem 7 forskellige SingleWash-programmer.



## CapDosing

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye Miele Caps en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 4 specialvaskemidler og 1 skyllemiddel.



## AutoClean af sæbeskuffen

AutoClean-funktionen bliver aktiveret ved hver vask:

- Impuls-afskylning af begge kamre under tryk
- Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.



## SteamCare - reducerer stryging med op til 50%

Optimalt for dig der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.



## Emaljeret front

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.



## Pletbehandling

Programmer til særlig behandling af visse typer pletter sammensat ud fra valg af plettyper. Der er i alt 22 plettyper, og der kan vælges op til 3 plettyper på de fleste programmer.

Miele's vaskemaskiner afstemmer dermed vaskeprogrammet optimalt til dit vasketøj og de valgte pletter og sikrer samtidig en skånsom vask.

Se alle produktfordele på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)

# Vaskemaskiner



## WDB 020 NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle - kapacitet 7 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 175 kWh/10340 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 50/74
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel
- Emailjeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- DirectSensor-display
- CapDosing
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10636030 **Pris: 7.495,00**



## WDB 030 NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle - kapacitet 7 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 175 Wh/10340 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 50/74
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skrån betjeningspanel
- Emailjeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- DirectSensor-display
- CapDosing
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10636040 **Pris: 7.495,00**



## WCF 120 NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/73
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emailjeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- Udglatning med damp
- CapDosing
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857820 **Pris: 9.395,00**



## WCF 130 NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/73
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skrån betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emailjeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- Udglatning med damp
- CapDosing
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857830 **Pris: 9.395,00**



## WCG 130 XL NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 137 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/73
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skrån betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emailjeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- EcoFeedback
- Udglatning med damp
- CapDosing
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857920 **Pris: 10.395,00**



## WCE 670 NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i mat alu-silver
- SoftCare-tromle - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skrån betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emailjeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- EcoFeedback • TwinDose
- Udglatning med damp
- CapDosing
- WiFiConn@ct
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857780 **Pris: 9.395,00**



Miele WD

Power

60 min  
1200 rpm  
100°C

# Vaskemaskiner



## WCE 320 NDS

- Farve: Lotushvid – ChromeEdition
- Lugering med trim i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emailjeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- QuickPowerWash
- SingleWash
- Udglatning med damp
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857750    **Pris: 9.395,00**



## WCE 330 NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering med trim i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 137 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emailjeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- QuickPowerWash • PowerWash 2.0
- SingleWash
- Udglatning med damp
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857760    **Pris: 9.395,00**



## WCI 330 XL NDS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i blankt krom
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 176 kWh/9900 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emailjeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- EcoFeedback
- PowerWash 2.0 • Singlewash
- Udglatning med damp
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10857930    **Pris: 11.995,00**



## WCR 770 XL WPS

- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugering i blankt krom
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emailjeret front
- M Touch display
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor • EcoFeedback • TwinDos
- PowerWash 2,0
- Udglatning med damp
- CapDosing • WiFiConnect • SingleWash
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10999280    **Pris: 13.495,00**



# Vaskemaskiner



## WCR 890 XL WPS



- Farve: Lotushvid - ChromeEdition
- Lugning i blankt krom
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- M Touch display
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor • EcoFeedback • TwinDos
- PowerWash 2,0 • SteamCare • CapDosing
- Tromlebelysning LED • WiFiConn@ct • SingleWash
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10999310 **Pris: 18.595,00**

## WWG 120 XL



- Farve: Lotushvid - WhiteEdition
- Hvid lugning med trim i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/73
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- Udglatning med damp
- CapDosing
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10858260 **Pris: 10.395,00**



# Vaskemaskiner



Perfekt  
Bedst  
i test

## WWE 660 NDS



- Farve: Lotushvid - WhiteEdition
- Hvid lugering med trim i mat alu-silver
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 8 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 48/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1400
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel - med ComfortSensor
- Emaljeret front
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- WiFiConn@ct • TwinDos
- Udglatning med damp
- CapDosing
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10858230

Pris: 9.395,00



## WWR 880 XL WPS



- Farve: Lotushvid - WhiteEdition
- Hvid lugering med trim i krom
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- M Touch display
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor
- EcoFeedback
- TwinDos • PowerWash 2,0
- SteamCare
- CapDosing
- Tromlebelysning LED
- WiFiConn@ct
- SingleWash
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10999330

Pris: 18.595,00



## WWV 980 Passion WPS



- Farve: Lotushvid - WhiteEdition
- Lugering i alu-silver med trim i krom
- SoftCare-tromle 2.0 - kapacitet 9 kg
- Energiklasse: A+++
- Årligt el-/vandforbrug: 130 kWh/11000 liter
- Lydniveau i dB(A)re 1 pw ved vask/centrifugering: 46/72
- Centrifugering omdr./m.: 400-1600
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- M Touch display
- 24-timers startforvalg/angivelse af resttid
- Anbefalet sæbedosering
- Pletbehandling: 23 typer
- Sæbeskuffe med AutoClean
- ProfiEco-motor • EcoFeedback • TwinDos
- PowerWash 2,0 • SteamCare • CapDosing
- WiFiConn@ct • Favoritprogrammer • Vaskeguide
- Tromlebelysning LED
- 3D-vægtssensor
- Mulighed for varmtvandstilslutning
- Etilslutning: 1N AC 230 V 2,3 kW – 10 A

M.-nr. 10999340

Pris: 21.495,00



# Vaskemaskiner til professionel brug



## PWM 507

- Kapacitet 7 kg
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Enkel betjening via drejeknap og touch display
- SoftCare-tromle med lys • Centrifugering: 1.600 omdr./min.
- G-faktor 704, restfugtighed 48 %
- Stor sprogpakke med 29 sprog
- Korteste programtid kun 49 min
- Udvalg af grundprogrammer og målgruppespecifikke programpakker
- Mængdeautomatik
- Forskudt starttid max. 96 timer
- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor
- Optisk interface bl.a. til ajourføring af programmer
- Kan tilsluttes automatisk sæbedosering (ekstra)
- Kan opstilles i vaske-/tørresøjle
- Kabinetfarve: hvid
- Mål: HxBxD - 85x59,5x72,5 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50 Hz – 10 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information



## PW 5064 Mopstar 60

- Mop-vaskemaskine
- Kapacitet 6,5 kg
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- ProfiLine Mop-styring • SoftCare-tromle Mop
- Variable centrifugeringshastigheder til forskellige restfugtigheder
- G-faktor 526 • For-afvandsproces
- Kan tilsluttes automatisk sæbedosering max 6 pumper (ekstra)
- Innovativ afløbsventil
- Bredt udvalg af specialprogrammer målrettet vask af rengøringstekstiler
- Termisk og kemisk-termisk desinfektionsprogrammer
- Ready-to-use programmer herunder programmer til efterbehandling af rene mopper og klude
- Udvalg af grundprogrammer fx koge- kulørtvask og gardinprogram
- Startforvalg max. 96 timer
- Kapacitet: Antal mopper på 50 cm hhv. bomuld / mikrofiber - 29 stk./ 38 stk.
- Mål: HxBxD - 85x59,5x72,5 cm
- Tilslutning til 230V eller 400V
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50 Hz – 10 A eller 1N AC 220-240V 50 Hz – 10 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information



## PWM 907

- Kapacitet 7 kg
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Enkel og fleksibel betjening via full touch farvedisplay
- SoftCare-tromle med lys
- ShowMeHow hjælpefunktion
- WiFiConn@ct ift. Miele app løsninger
- Stor sprogpakke med 32 sprog
- Centrifugeringshastighed 1.600 omdr./min.
- G-faktor 704, restfugtighed 48 %
- Brugervenlig maskine med bredt udvalg af grundprogrammer og målgruppespecifikke programpakker
- Mulighed for 5 egne delvis programmerbare programmer
- Korteste programtid kun 49 min
- Forskudt starttid max. 96 timer
- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor
- Optisk interface bl.a. til ajourføring af programmer
- Kan tilsluttes automatisk sæbedosering (ekstra)
- Kan opstilles i vaske-/tørresøjle
- Kabinet farve: hvid
- Mål: HxBxD - 85x59,5x72,5 cm
- Eltilslutning: 3N AC 400V 50 Hz – 10 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information





# Vaske-tørremaskiner



## QuickPowerWash & Dry

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele's QuickPower Wash & Dry kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg. tøj vaskes og tørres på 2:45 timer. og 5 kg. på 3:15 timer.



## PowerWash 2.0 – revolutionerende økonomisk uanset tøjmængden

Produkterne fra Miele med PowerWash 2.0 vasker op til 40% mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi Spin&Spray giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god rengøringsevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.



## TwinDos

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan enten vælge at benytte Miele's 2-fase system TwinDos. TwinDos sørger for at tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes på [shop.miele.dk](http://shop.miele.dk)



## CapDosing

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye Miele Caps en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 6 specialvaskemidler, 3 skyllemidler samt Booster.



## Skånsom tøjbehandling

SoftCare-tromlens enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



## SteamCare - reducerer stryging med op til 50%

Optimalt for dig der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løser tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.




## Emaljeret front

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.



## Pletbehandling

 Programmer til særlig behandling af visse typer pletter sammensat ud fra valg af plettyper. Der er i alt 22 plettyper, og der kan vælges op til 3 plettyper på de fleste programmer. Miele's vaskemaskiner afstemmer dermed vaskeprogrammet optimalt til dit vasketøj og de valgte pletter og sikrer samtidig en skånsom vask.



## PerfectDry-funktion

Det patenterede PerfectDry-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. PerfectDry-systemet registrerer vandets ledeevne og afstemmer det med tørreprocessen.

- Op til 12% tidsbesparelse
- Op til 12% strømbesparelse

Se alle produktfordele på [www.miele.dk](http://www.miele.dk)


# Vaske-tørremaskiner



## WTF 130 WPM NDS

- Farve: ChromeEdition
- Lugering med trim i krom
- SoftCare-tromle kapacitet vask/tørring: 7,0/4,0 kg
- PowerWash 2.0
- QuickPowerWash & Dry: 4,0 kg tøj vasket og tørret på 2:45 timer
- Energiklasse A
- Energiforbrug i kWh vask: 0,93 – vask & tør: 4,48
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: vask/centrifugering/tørring 46/72/58
- HxBxD: 85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front • Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling: PerfectDry
- ProfiEco-motor
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- CapDosing • 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- ProgramManager • SteamCare
- Sæbeskuffe med AutoClean
- Pletbehandling: 7 plettyper og PletGuide
- Forberedt til WiFiConn@ct
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A


M.-nr. 10584540    **Pris: 16.995,00**



## WTH 120 WPM NDS

- Farve: ChromeEdition
- Lugering med trim i krom
- SoftCare-tromle kapacitet vask/tørring: 7,0/4,0 kg
- PowerWash 2.0
- QuickPowerWash & Dry: 4,0 kg tøj vasket og tørret på 2:45 timer
- Energiklasse A
- Energiforbrug i kWh vask: 0,93 – vask & tør: 4,48
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: vask/centrifugering/tørring 46/72/58
- HxBxD: 85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel • Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling: PerfectDry
- ProfiEco-motor
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- TwinDos • CapDosing • 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- ProgramManager • SteamCare
- Sæbeskuffe med AutoClean
- Pletbehandling: 7 plettyper og PletGuide
- Forberedt til WiFiConn@ct
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10584570    **Pris: 19.995,00**



## WTZH 730 WPM NDS

- Farve: ChromeEdition
- Lugering med trim i krom
- SoftCare-tromle 2.0 kapacitet vask/tørring: 8,0/5,0 kg
- PowerWash 2.0
- QuickPowerWash & Dry: 5,0 kg tøj vasket og tørret på 3:15 timer
- Energiklasse A
- Energiforbrug i kWh vask: 1,10 – vask & tør: 5,36
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: vask/centrifugering/tørring 46/72/58
- HxBxD: 85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel • Emaljeret front • Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling: PerfectDry
- ProfiEco-motor
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- TwinDos • CapDosing
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- ProgramManager • SteamCare
- Sæbeskuffe med AutoClean
- Pletbehandling: 7 plettyper og PletGuide
- WiFiConn@ct
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10584560    **Pris: 23.495,00**



# Tørretumblere



## PerfectDry-funktion

Det patenterede PerfectDry-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. PerfectDry-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørreprocessen.

- Op til 12% tidsbesparelse
- Op til 12% strømbesparelse




## Ny SoftCare-tromle

Miele's tørretumblere med en kapacitet på helt op til 9 kg kan opfylde enhver husholdnings behov, og selv store stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et sengetæppe kan uden problemer tørres i din Miele tørretumbler.



## Specialprogrammer

Miele's tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj – uanset materiale. Du finder en lang række specialprogrammer, der sikrer den helt korrekte behandling af dit dyrebare tøj. Tør Kashmir-uld, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, og opnå et perfekt resultat ved den mest nænsomme behandling.



## SteamFinish

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluften. Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at stryningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.



## FragranceDos

Miele's duftflakoner tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet tørres. Vælg mellem tre forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger.



## EcoFeedback

Før programstart kan du aflæse det forventede energiforbrug, og efter programslut vises det præcise forbrug, som vil afhænge af vasketøjets sammensætning og tørhedsgrad. Desuden får du besked om tilsmudsningsgraden af frugfiltret, som bør holdes rent.



## Enkel betjening

Tørretumblerne er udstyret med én knap til programvalg. Dette gør det nemt og overskueligt at betjene en Miele tørretumbler.



## Emaljeret front

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.



## Varmepumpetumblere

Varmepumpeteknologien genbruger den én gang opnåede varme igen og igen. Det gør Miele's varmpumpetumblere særdeles billige i anvendelse – op til 50% mere energibesparende end almindelige kondensørretumblere. Miele's varmpumpetumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne. Det resulterer i et bedre indeklima.

## Tørretumblere, aftræk



### T 8302

- Farve: Lotushvid
- SoftCare-tromle kapacitet 1-6 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: C/-
- Energiforbrug i kWh/år: 425
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 63
- HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 7002430

Pris: **6.995,00**


### T 8303

- Farve: Lotushvid
- SoftCare-tromle kapacitet 1-6 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: C/-
- Energiforbrug i kWh/år: 425
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 63
- HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 7002440

Pris: **6.995,00**

## Tørretumblere, kondens



### TDA 140 C NDS

- Farve: Lotushvid
- SoftCare-tromle - kapacitet 1-7 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: B/A
- Energiforbrug i kWh/år: 494
- Lydniveau i dB(A) re 1pW: 63
- HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af programmer
- Angivelse af resttid
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 9932040

Pris: **6.995,00**

### TDA 150 C NDS

- Farve: Lotushvid
- SoftCare-tromle kapacitet 1-7 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: B/A
- Energiforbrug i kWh/år: 494
- Lydniveau i dB(A) re 1pW: 63
- HxBxD: 85x60(59,5)x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af programmer
- Angivelse af resttid
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW - 10 A

M.-nr. 9932050

Pris: **6.995,00**





# Tørretumblere, varmepumpe



## TDB 220 WP Active NDS

- Farve: ChromeEdition
- Hvid luge - Venstrehængslet
- SoftCare-tromle kapacitet 1-7 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 211
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Lige betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- DirectSensor-display - gul
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10753630

Pris: 7.895,00



## TDB 230 WP Active NDS

- Farve: ChromeEdition
- Hvid luge - Venstrehængslet
- SoftCare-tromle kapacitet 1-7 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 211
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- DirectSensor-display - gul
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10753640

Pris: 7.895,00



## TCE 530 WP Active Plus NDS

- Farve: ChromeEdition
- Hvid luge - Venstrehængslet
- SoftCare-tromle kapacitet 1-8 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 171
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- DirectSensor-display - hvid
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

\* Gavebevis medfølger købet

M.-nr. 10753680

Pris: 9.395,00

# Tørretumblere, varmepumpe




## TCH 630 XL WP

- Farve: ChromeEdition
- Transparent luge – lugering i alu-silver
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 171
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- DirectSensor-display - hvid
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos<sup>2</sup>
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 11063150

Pris: **11.995,00**




## TCJ 690 XL WP

- Farve: ChromeEdition
- Transparent luge – lugering i krom
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 193
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel • Emaljeret front
- ComfortSensor white betjeningspanel
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- SteamFinish • FragranceDos<sup>2</sup> • EcoFeedback
- WiFiConn@ct
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10999240

Pris: **13.995,00**




## TCR 870 XL WP

- Farve: ChromeEdition
- Lugering med trim i krom
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 193
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 62
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- M Touch display
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- ProfiEco-motor
- SteamFinish • Program: Opfriskning • FragranceDos<sup>2</sup>
- EcoFeedback
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10998940

Pris: **18.595,00**



## TWE 520 WP Active Plus NDS

- Farve: WhiteEdition
- Venstrehængslet hvid luge - kan vendes
- SoftCare-tromle kapacitet 1-8 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 171
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 66
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- Skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- DirectSensor-display - hvid
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

\* Gavebevis medfølger købet

M.-nr. 10753690

Pris: **9.395,00**

# Tørretumblere, varmepumpe




## TWH 620 XL WP

- Farve: WhiteEdition
- Transparent luge - lugering i hvid med trim i alu-silver
- Låge kan vendes
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 193
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- DirectSensor-display - hvid
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- FragranceDos<sup>2</sup>
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 11063190

Pris: 11.995,00




## TWJ 680 XL WP

- Farve: WhiteEdition
- Transparent luge - Lugering i hvid med trim i krom
- Låge kan vendes
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 193
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 64
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- ComfortSensor white betjeningspanel
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- SteamFinish • FragranceDos<sup>2</sup> • EcoFeedback • WiFiConn@ct
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10999260

Pris: 13.995,00




## TWR 860 XL WP

- Farve: WhiteEdition
- Hvid lugering med trim i krom - kan vendes
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 193
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 62
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- M Touch display
- Tørreguide • ProfiEco-motor • SteamFinish
- Program: Oprfriskning
- FragranceDos<sup>2</sup>
- EcoFeedback
- Miele@home indbygget
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10998950

Pris: 18.595,00



## TWV 680 XL WP

- Farve: WhiteEdition
- Lugering i alu-silver med trim i krom - kan vendes
- SoftCare-tromle kapacitet 1-9 kg
- Energiklasse/Kondensklasse: A+++/A
- Energiforbrug i kWh/år: 174
- Lydniveau i dB(A) re 1 pW: 62
- HxBxD: 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)
- 5° skråt betjeningspanel
- Emaljeret front
- Tromlebelysning LED
- Elektronisk fugtighedsmåling via PerfectDry med kalksensorer
- Mulighed for ajourføring af tørreprogrammer
- 24-timers tidsforvalg/angivelse af resttid
- M Touch display
- Tørreguide • ProfiEco-motor • SteamFinish
- Program: Oprfriskning
- FragranceDos<sup>2</sup>
- EcoFeedback
- Miele@home indbygget
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,14 kW – 10 A

M.-nr. 10998960

Pris: 21.495,00

# Tørretumblere til professionel brug



## PDR 507 HP

- Tørretumbler med kapacitet på 7 kg og varmepumpe-teknologi
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Enkel betjening via drejeknap og touch display
- Reducerer energiforbruget - og dermed udledning af CO2 - med op til 50 % set i forhold til en tilsvarende el opvarmet tørretumbler
- Skånsom tørring i SoftCare-tromle
- Korteste programtid kun 57 min
- PerfectDry restfugtighedsmåling
- SoftLift medbringere for skånsom behandling af tekstiler
- Lys i tromle under fyldning og tømning
- Stor sprogpakke med 29 sprog
- Udvalg af grundprogrammer med forskellige tørretrin, målgruppespecifikke programpakker og tidsstyrte programmer
- "Skåne Plus" funktion til tørring af sarte tekstiler
- Resttidsprognose, forskudt start og anti-krøl automatik
- Flertrins-filter system for effektiv opsamling af fnug
- Enkel installation; 1x10A sikring og intet behov for aftræk
- Kan opstilles i vaske-/tørresøjle
- Kabinet farve: hvid
- Mål: HxBxD - 85x59,5x72,7 cm
- Eltilslutning: 1N AC 220-230V 50 Hz - 10 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information



## PDR 508 HP

- Tørretumbler med kapacitet på 8 kg og varmepumpe-teknologi
- Førsteklasses kvalitetsmaskine med lang produktlevetid
- Enkel og fleksibel betjening via full touch farvedisplay
- Reducerer energiforbruget - og dermed udledning af CO2 - med op til 50 % set i forhold til en tilsvarende el opvarmet tørretumbler
- Skånsom tørring i SoftCare-tromle
- ShowMeHow hjælpefunktion
- WiFiConn@ct ift. Miele app løsninger
- Stor sprogpakke med 32 sprog
- Skånsom tørring i SoftCare-tromle
- Korteste programtid kun 57 min
- PerfectDry restfugtighedsmåling
- SoftLift medbringere for skånsom tøjbehandling
- Lys i tromle under fyldning og tømning
- Udvalg af grundprogrammer med forskellige tørretrin, målgruppespecifikke programpakker og tidsstyrte programmer
- "Skåne Plus" funktion til tørring af sarte tekstiler
- Resttidsprognose, forskudt start og anti-krøl automatik
- Flertrins-filter system for effektiv opsamling af fnug
- Enkel installation, 1x10A sikring og intet behov for aftræk
- Kan opstilles i vaske-/tørresøjle
- Kabinet farve: hvid
- Mål: HxBxD - 85x59,5x72,7 cm
- Eltilslutning: 1N AC 220-230V 50 Hz - 10 A

Kontakt Miele Professional på tlf. 4327 1510 for nærmere information







# Strygeruller



## B 990

- Farve: Lotushvid
- Fritstående model/sammenklappelig
- Strygesålsbredde: 83 cm
- Valsefriløb
- Fingerbeskyttelsesautomatik
- 3 varmelegemer
- Elektronisk regulerbar valsehastighed i 5 trin
- Elektrisk fodkontakt
- Stort fralægningsbord
- HxBxD: 96/105,5\*x98,5/50\*x38/38\*
- Eltilslutning: 1 N AC 230 V 50/60 Hz - 10 A

\* Sammenklappet

M.-nr. 7246550

Pris: 12.495,00



## B 995 D

- Farve: Lotushvid
- Fritstående model/sammenklappelig med damp
- Strygesålsbredde: 83 cm
- Valsefriløb
- Fingerbeskyttelsesautomatik
- 3 varmelegemer
- Elektronisk regulerbar valsehastighed i 5 trin
- Elektrisk fodkontakt
- Stort fralægningsbord
- HxBxD: 96/105,5\*x98,5/50\*x38/38\*
- Tilslutning: 230 V
- Vandbeholder: 0,8 l
- Rulninger pr. fyldt tank: 40 min.
- Eltilslutning: 1 N AC 230 V 50/60 Hz - 13 A

\* Sammenklappet

M.-nr. 7222780

Pris: 13.995,00



# FashionMaster



## B 3847

- Farve: Lotushvid
- Patenteret SoftCare-strygesål
- 2 blæsertrin
- Blæse-/sugefunktion
- Damptryk 4,0 bar
- Vandbeholder 1,25 l.
- 1-2 Liftsystem
- Trinløs højdejustering
- Separat non stick-sål
- Cool Down-funktion
- Auto off-funktion
- Varmebestandigt strygebordsbetræk
- Steamer
- Eltilslutning: 1 N AC 230 V 50/60 Hz - 13 A

M.-nr. 10546530

Pris: 16.295,00



## Tilbehør til ovne



### Original bageplade HBB 71

Til bagning af småkager og tynde kager

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne (til stegning og bagning på flere niveauer i ovnen på samme tid)
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overfladebehandling

M.-nr. 9519820

**Pris: 495,00**



### Original universalbradepande HUBB 71/91

Ideel når du skal bage kager med et tykt lag på toppen

- Som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning og grill
- Brug en HGBB grill- og stegerist til at lægge ovenpå, når du steger
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overfladebehandling

HUBB 71 til ovne med 76 l ovnrum

M.-nr. 9519840

**Pris: 595,00**

HUBB 91 til 90 cm bred ovn

M.-nr. 9520680

**Pris: 1.295,00**



### Gourmet-bageplade med huller HBBL 71

Til sprøde kager, boller, pommes frites, småkager og pizza med sprød skorpe

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overfladebehandling
- Passer til ovne med 76 l ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9520620

**Pris: 595,00**





# Tilbehør til ovne

## Mieles originale bage- og stegeriste

Mieles ovne og dampovne leveres med en bage- og stegerist. Hvis du bruger din ovn i langt større omfang og bager og steger på flere niveauer på samme tid, kan du få ekstra riste til din ovn. Mieles riste kan bruges som underlag til bageforme, men er også ideelle, når du skal stege eller grille pølser og kød. De passer perfekt sammen med Mieles universalbradepander, så dryppende fedt kan opsamles.



### Bage- og stegerist HBBR 71

- Underlag til bageforme og gourmetfade
- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieles universalbageplader/drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Særlig nem rengøring
- Til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9524950

Pris: 450,00




### Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 72

- Underlag til bageforme og gourmetfade
- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieles universalbageplader/drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 76 l ovnrum

M.-nr. 9520640

Pris: 595,00



### Bage- og stegerist HBBR 92

- Underlag til bageforme og gourmetfade
- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieles universalbageplader/drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen

Til 90 cm brede ovn

M.-nr. 9520700

Pris: 1.195,00



### Gourmet-bagesten HBS 60

- Til at opnå samme resultat, som i en stenovn.
- Til at bage pizza, brød, boller, blinis og snacks
- Som varmeplade på bordet holder den varmen i op til 25 minutter
- Høj kontaktvarme udnytter energien bedre og mere effektivt
- Meget let at rengøre takket være den specielle belægning
- Bagestenen er en glaseret ildfast sten – inkl. bagestenspalette og opskriftshæfte
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 5382220

Pris: 1.395,00



### Pizza-/tærteform HBF 27-1

- Til at bage pizzaer og tærter
- Non stick-belægning, særlig skærefast takket være PerfectClean
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist

M.-nr. 9520720

Pris: 350,00



### Pizza-/tærteform med huller HBFP 27-1

- Til at bage sprøde pizzaer og tærter med Klimaprogram
- Ideel til bagning af rundstykker, briocher, croissants, pizzaer og tærter
- Optimal dampfordeling ved Klimaprogram via huller
- Non stick-belægning, særlig skærefast takket være PerfectClean
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist

M.-nr. 10116800

Pris: 395,00



# Tilbehør til ovne

## Mieles originale grill- og stegeindsatser

Mieles grill- og stegeindsats placeres helt enkelt oven på Mieles universalbrædepande, når du skal grille eller stege. Den er ideel til at opsamle kødsaft. Grill- og stegeindsatsen forhindrer til gengæld, at kødsaften brænder på. Saften kan bruges til at lave lækker sovs. Mieles grill- og stegeindsats beskytter også din ovn mod fedtstænk, hvilket gør rengøringen af ovnen meget nemmere.

## FlexiClip-udtræk

Fuldudtræk gør det muligt at tage bageplader, bage- og stegeriste og gourmetfade ud af ovnen, uden at de tipper. Så kan du dyppe eller vende en steg uden for den varme ovn uden at risikere at brænde dig. Du kan også nemt anbringe brædepander, bageplader, riste og gourmetfade direkte på FlexiClip-udtræk på forskellige niveauer. Der kan indsættes op til 3 sæt FlexiClipudtræk i ovnen på samme tid (=3 niveauer).



## Grill- og stegeindsats HGBB 71 / HGBB 91

Ideel når du skal stege og grille

- Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 universalbrædepande
- Rillerne i pladen gør, at pizza altid får en dejlig sprød bund
- Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sovs
- Beskytter mod fedtstænk, reducerer behovet for rengøring

HGBB 71 til ovne med 76 l ovnrums  
samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520630

**Pris: 595,00**

HGBB 91 til 90 cm bred ovn

M.-nr. 9520690

**Pris: 1.195,00**



## FlexiClip-udtræk HFC 70 / HFC 70-C

Så du kan bruge flere niveauer i ovnen på samme tid

- Så du kan flytte bageplader/riste til andre niveauer
- Nem adgang til bageplader og riste på hvert enkelt niveau
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen
- Op til 3 sæt, til eftermontering

HFC 70 til ovne med 76 l ovnrums  
samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520650

**Pris: 925,00**

HFC 70-C til H 2265 B(P) og H 2267 B(P)

M.-nr. 10581490

**Pris: 1.025,00**



## FlexiClip-udtræk HFC 72 / HFC 92

Med PyroFit-overfladebehandling

- Så du kan bruge flere niveauer i ovnen på samme tid
- Nem adgang til bageplader og riste på hvert enkelt niveau
- Så du kan flytte bageplader/riste til andre niveauer
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen



## FlexiClip-udtræk HFC 71

Med PerfectClean for nem rengøring

- Så du kan bruge flere niveauer i ovnen på samme tid
- Nem adgang til bageplader og riste på hvert enkelt niveau
- Så du kan flytte bageplader/riste til andre niveauer
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen

Til ovne med 76 l ovnrums samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520660

**Pris: 1.195,00**

## Tilbehør til ovne



### Gourmet-fad HUB 5000-M

Maks. kapacitet ca. 5 kg

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-belægning
- Kan bruges i ovne og på kogeplader med undtagelse af induktionskogeplader og gaskogeplader
- Uden HBD 60-22 låg (se de øvrige tilbehør)

Passer til ovne med 76 l ovnrum

M.-nr. 10314250 **Pris: 1.195,00**



### Gourmet-fad til induktion HUB 5001-M

Bunden af dette fad er også velegnet til induktionskogeplader.

Har samme kapacitet og mål som HUB 5000-M.

Passer til ovne med 76 l ovnrum

M.-nr. 10314270 **Pris: 1.695,00**



### Gourmet-fad til induktion HUB 5001-XL

Maks. kapacitet ca. 8 kg.

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt.
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-belægning
- Kan bruges i ovne og på kogeplader, induktionskogeplader og gas-kogeplader.
- Uden HBD 60-35 låg.

Passer til ovne med 76 l ovnrum

M.-nr. 10314310 **Pris: 1.995,00**



### Låg til gourmet-fad HBD 60-22

Til Miele's gourmetfad HUB 61-22, 62-22, 5000 M og 5001 M.

- Leveres ikke med gourmetfad
- Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill

M.-nr. 5136950

**Pris: 695,00**



### Låg til gourmet-fad HBD 60-35

Til Miele's HUB 61-35 og HUB 5000 XL gourmetfade.

- Leveres ikke med gourmetfad.
- Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål.
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill.

M.-nr. 5136960

**Pris: 795,00**



### Skærebørst DGSB 1

Med to riller, f.eks. fad til dampning eller et universalfad.

- Inkl. to fade til dampning: DGGL 8 perforeret fad og drypbakke, 2 cm dybe
- Fremstillet af olieret bøgetræ med førsteklasses skridsikre silikonefødder
- Med en bred saftrende, som er nem at rengøre

M.-nr. 7690220

**Pris: 1.195,00**



# Tilbehør til ovne



## Decorsæt DS 6000

PureLine-greb i flere farver til eftermontering.

- Fås i andre farver, så de passer lige til dit køkken
- Kan monteres både på produkterne og på køkkenskabe

M.-nr. 9555120	
Rustfrit stål/CleanSteel	<b>Pris: 795,00</b>
M.-nr. 9555130 Aluminium	<b>Pris: 795,00</b>
M.-nr. 9555140 Krom	<b>Pris: 795,00</b>
M.-nr. 9445670 Brillanthvid	<b>Pris: 795,00</b>
M.-nr. 9445660 Obsidiansort	<b>Pris: 795,00</b>



## Decorsæt DS 6003

PureLine-greb til dine køkkenskabe til eftermontering (består af 3 greb).

- Så greb på ovne og skabe passer sammen
- Egnet til både ovne og skabe

M.-nr. 9445630	
Rustfrit stål/CleanSteel	<b>Pris: 995,00</b>



## Afdækningsliste HKL 60

Panel til at skjule kanter på køkkenelementer imellem Miele produkter når de er installeret i lodret kombination.

M.-nr. 7114780 Rustfrit stål	<b>Pris: 315,00</b>
M.-nr. 5165170 Obsidiansort	<b>Pris: 275,00</b>
M.-nr. 10410570 Grafitgrå	<b>Pris: 375,00</b>



## Decorsæt DS 6000 GOLD

Et luksuriøst, forgyldt håndtag giver dig en personlig stil.

- Mat, guldanodiseret håndtag
- Ekstravagant og elegant kvalitetsdesign
- Til eftermontering på indbygningsprodukter i PureLine-design
- Egner sig til montering på indbygningsprodukter og køkkenmøbler

M.-nr. 9823210 Obsidiansort	<b>Pris: 1.495,00</b>
M.-nr. 9823220 Brillanthvid	<b>Pris: 1.495,00</b>



## Decorsæt DS 6000 VITRO

Et elegant håndtag med glasindsats giver dig en personlig stil.

- Klare linjer, elegant design med glasindsats i produktfarven
- Tilpasning til individuelle møbelmoduler med farvealternativerne
- Til eftermontering på indbygningsprodukter i PureLine-design
- Egner sig til montering på indbygningsprodukter og køkkenmøbler

M.-nr. 9823270 Obsidiansort	<b>Pris: 1.495,00</b>
M.-nr. 9823280 Brillanthvid	<b>Pris: 1.495,00</b>



## Decorsæt DS 6000 Nature

Et stiligt håndtag med naturmaterialer giver dig en personlig stil.

- Hvert eneste håndtag er unikt
- Brillanthvid: Indsats af træ
- Obsidiansort: Indsats af skifer
- Egner sig til montering på indbygningsprodukter og køkkenmøbler

M.-nr. 9823240 Obsidiansort	<b>Pris: 1.495,00</b>
M.-nr. 9823250 Brillanthvid	<b>Pris: 1.495,00</b>



## Montageplade ENB 1060

Montageplade til optimal afstand mellem Miele-indbygningsprodukter

- Inkl. skruer og skabelon

M.-nr. 10810730	<b>Pris: 525,00</b>
-----------------	---------------------

# Tilbehør til dampovne



## Fad uden huller til dampovn DGG 14

Kapacitet: 1,5 l, nyttekapacitet: 0,9 l

- Uvendige mål: BxDxH: 325x176x40 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019972

**Pris: 155,00**



## Fad uden huller til dampovn DGG 2

Kapacitet: 2,5 l, nyttekapacitet: 2,0 l

- Uvendige mål BxDxH: 325x176x60 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5001390

**Pris: 175,00**



## Fad uden huller til dampovn DGG 7

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 2,8 l

- Uvendige mål BxDxH: 325x176x100 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019361

**Pris: 225,00**



## Fad uden huller til dampovn DGG 3

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 3,1 l

- Uvendige mål BxDxH: 325x265x65 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5001400

**Pris: 225,00**



## Fad med huller til dampovn DGGL 1

Kapacitet: 1,5 l, nyttekapacitet: 0,9 l

- BxDxH: 325x176x40 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5001370

**Pris: 195,00**



## Fad med huller til dampovn DGGL 5

Kapacitet: 2,5 l, nyttekapacitet: 2,0 l

- BxDxH: 325x176x60 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019293

**Pris: 225,00**



## Fad med huller til dampovn DGGL 6

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 2,8 l

- BxDxH: 325x176x100 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019294

**Pris: 295,00**



## Fad med huller til dampovn DGGL 4

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 3,1 l

- BxDxH: 325x265x60 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5379570

**Pris: 295,00**



## Serveringsfad til dampovnsfade DGSE1

- Dampovnsfadet kan anbringes direkte i serveringsfadet
- Fadet kan forvarmes i Miele's ovne eller Miele's gourmet-varmeskuffer. Porcelænet bevarer varmen og holder retten varm betydeligt længere.
- Serveringsfadet består af glaseret porcelæn i høj kvalitet med låg inkl. håndtag og åbning til serveringsbestik.
- Passer til Miele's dampovnsfad DGG 2 uden huller samt til Miele's dampovnsfad DGGL 1 og DGGL 5 med huller.
- Kan også anvendes som gratinform i Miele's ovne ved maks. 230° C eller til langtidstegning i Miele's gourmet-varmeskuffer.

M.-nr. 9438520

**Pris: 895,00**



## Tilbehør til dampovne



### Låg i rustfrit stål med greb DGD 1/3

Til fade til dampovne.

- Udvendige mål BxD: 325x176 mm
- Fremstillet af rustfrit stål
- Passer til DGG 14, DGG 2, DGG 7

M.-nr. 8109071

**Pris: 85,00**



### Låg i rustfrit stål med greb DGD 1/2

Til fade til dampovne.

- Udvendige mål BxD: 325x265 mm
- Fremstillet af rustfrit stål
- Passer til DGG 3

M.-nr. 7623900

**Pris: 155,00**



### Vakuumpose (small) VB 1828

Miele's vakuumposer er fremstillet i polyethylen/polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til Sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionering af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

**Pris: 249,00**



### Vakuumpose (large) VB 2435

Miele's vakuumposer er fremstillet i polyethylen/polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til Sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionering af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630

**Pris: 289,00**



# Tilbehør til dampovne med mikrobølger



## DMGS 1/1 - 30 L glasfad

- Til tilberedning af retter med mikrobølger
- Kan også anvendes som opsamlingsfad ved dampning
- BxDxH: 375x394x30 mm

M.-nr. 10168180      **Pris: 399,00**



## DGG 1/2 - 40 L dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168200      **Pris: 175,00**



## DGGL 1/2 - 40 L dampovnsfad med huller

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168190      **Pris: 175,00**



## DGG 1/2 - 80 L dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 4,1 liter, nominal kapacitet: 3,5 liter
- BxDxH: 375x197x80 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168230      **Pris: 199,00**



## DGGL 1/1 - 40 L dampovnsfad med huller

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Til Miele dampovne med mikrobølger med ovnrum på 40 l
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170300      **Pris: 275,00**



## DGG 1/1 - 40 L dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Til Miele dampovne med mikrobølger med ovnrum på 40 l
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170290      **Pris: 275,00**



## Tilbehør til espressomaskiner



### MB-CM Mælkebeholder

Termomælkebeholder i rustfrit stål - kapacitet 0,5 l. Passer til Miele's espressomaskiner CM5, CM6 og CM7.

- Holder mælken frisk og kold i længere tid.
- Kold mælk er en vigtig forudsætning for fremstilling af fin, cremet og fast mælkeskum.
- Mælkebeholderen fra Miele er let at anvende og rengøre.

M.-nr. 10859920

**Pris: 445,00**



### MB-CVA 6000 Mælkebeholder

Mælkebeholder i glas til Miele's indbygnings-espressomaskiner. Passer til Miele CVA 6000 serien.

M.-nr. 9552740

**Pris: 699,00**



### Afkalkningspatron til CM7

Afkalkningspatron til Miele's CM7 fritstående espressomaskine.

- Den indbyggede afkalkningspatron afkalker maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug.
- Den beskytter maskinen mod tilkalkning.
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt. (afhængig af brug).

Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk hver gang maskinen benyttes.

M.-nr. 10959980

**Pris: 499,00**



### Miele serveringsskande

Miele serveringsskande 1,0 l til Miele espresso-maskine CVA og CM med kandefunktion

- Rustfrit, poleret stål i høj kvalitet
- Brudsikker Toptherm vakuum-isoleret indsats
- Direkte brygning uden omfyldning fra espresso-maskinen til kanden
- Nem rengøring med fuldt aftageligt låg
- Komfortabelt aroma-skydelåg

M.-nr. 10694310

**Pris: 795,00**

# Tilbehør til espressomaskiner



NYHED

## Miele kaffebønner Black Edition - One for all

- Den ideelle all-rounder kaffebønne til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele's espressomaskiner
- Blød og cremet aroma med en subtil sylrlighed og diskrete frugtagtige toner
- Fyldig og afbalanceret intensitet
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11030080

Pris: 199,95



NYHED

## Miele kaffebønner Black Edition - Espresso

- Ideel til espresso
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede Arabica-bønner fra Sydamerika (80%) og Robusta-bønner fra Indien (20%)
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele's espressomaskiner
- Blød, krydret aroma med toner af chokolade
- Intens og kraftig smag
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029600

Pris: 199,95



NYHED

## Miele kaffebønner Black Edition - Café crema

- Ideel til kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele's espressomaskiner
- Fyldig smag med diskret blomster- og frugtagtig karakter
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029350 Pris: 199,95



NYHED

## Miele kaffebønner Black Edition - Decaf

- Den ideelle all-rounder kaffebønne uden koffein til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Fjernelse af koffein gennem en mild, biologisk proces
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele's espressomaskiner
- Fyldig og afbalanceret smag med lidt frugtagtige toner
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029840

Pris: 199,95





## Tilbehør til kogeplader



### littala kasserolle KMSK 1615-1

- Stålkasserolle med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 15 cm (foroven 16 cm)
- Volumen: 1,5 l
- Kan anvendes på HiLight-, induktions- og gaskogeplader
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 med 4 stk.

M.-nr. 10735810

**Pris: 499,00**



### littala gryde KMKT 1825-1

- Gryde i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 15,5 cm (foroven 18 cm)
- Volumen: 2,5 l
- Kan anvendes på HiLight-, induktions- og gaskogeplader
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 med 4 stk.

M.-nr. 10735800

**Pris: 599,00**



### littala gryde KMKT 2040-1

- Gryde i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 18,5 cm (foroven 20 cm)
- Volumen: 4,0 l
- Kan anvendes på HiLight-, induktions- og gaskogeplader
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 med 4 stk.

M.-nr. 10735790

**Pris: 699,00**



### littala gryde KMKT 2460-1

- Gryde i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 22,2 cm (foroven 24 cm)
- Volumen: 6,0 l
- Kan anvendes på HiLight-, induktions- og gaskogeplader

M.-nr. 10735780

**Pris: 899,00**



### littala stegepande KMBP 2800-1

- Stegepande i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Med førsteklasses non stick-belægning
- Bundens diameter er 22 cm (foroven 28 cm)
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 med 4 stk.

M.-nr. 10461240

**Pris: 599,00**



### Fugekit til kogeplader

- Fugekit til kogeplader, sort
- Inkl. fugepinde

M.-nr. 99000394

**Pris: 315,00**




### Gourmet-grillplade

- Transformer din Miele PowerFlex-induktionszone til en førsteklasses grill
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Optimal varmfordeling
- Fedtfattig madlavning og nem rengøring takket være den specielle non stick-belægning
- Fire små silikonepuder under grillpladen sikrer, at grillpladen står fast på kogepladen

M.-nr. 10009310


**Pris: 1.495,00,00**

# Fladkanaler til KMDA 7774-1 og SmartLine



## Stort udvalg og fleksibilitet

Miele's bordemfang er fleksibel på alle måder: Den interne blæser kan både anvendes til recirkulation og aftræk til det fri. Vi anbefaler at lede den indsugede luft ud af underskabet via et fladkanalsystem. Til maksimal fleksibilitet og enkel montering tilbyder vi et stort udvalg af kanaldele, der alle sikrer, at bordemfanget yder en optimal udsugnings-effekt. Alle dele er gensidigt kompatible og af hvid, svært antændelig plast (brandbeskyttelsesklasse B1 og godkendt efter nålflammetest). Til sikker forbindelse af de enkelte elementer anvendes medfølgende tætningsbånd.




### Fladkanal DFK-R 1000

- Lige stykke

M.-nr. 10811340

Pris: 275,00




### Samlestykke, Fladkanal DFK-V

- Forbinder lige fladkanaldele

M.-nr. 10811360

Pris: 150,00




### Fladkanalbue DFK-BH 90

- Horizontal bue 90°

M.-nr. 10811390

Pris: 275,00




### Fladkanalbue DFK-BV 90

- Vertikal bue 90°

M.-nr. 10811410

Pris: 275,00




### Fladkanal Adapter DFK-A

- Adapter flad – rund

M.-nr. 10811430

Pris: 275,00




### Fladkanal Adapter DFK-A 90

- Adapter flad – rund 90°

M.-nr. 10811440

Pris: 275,00




### Fladkanalbue DFK-BH 45

- Horizontal bue 45°

M.-nr. 10811450

Pris: 275,00




### Fladkanalbue DFK-BH 15

- Horizontal bue 15°

M.-nr. 10811460

Pris: 225,00



### Fladkanalbue DFK-BVK 90

- Vertikal bue 90°

M.-nr. 10811470

Pris: 275,00



### Tætningsbånd DFK-DB

- Til Miele fladkanalsystem DFK
- Til tætning af overgangene mellem fladkanaldele
- Farve: Hvid
- Længde: 10 m

M.-nr. 10820390

Pris: 75,00

## Tilbehør til SmartLine



### Monteringsliste CSZL 7000

Til samling af flere SmartLine-elementer i en udkæring

- Ved montering af flere elementer direkte ved siden af hinanden
- Inklusive klemfjedre til fastgørelse af CSDA 7000 FL i udkæringen

M.-nr. 10690630

**Pris: 395,00**



### FlameGuard CSFG 7000

Til montering af flere SmartLine gaselementer med centrert bordemfang.

- Forhindrer ind sugning af gasflamme i bordemfang

M.-nr. 10790580

**Pris: 1.095,00**

## Øvrig tilbehør



### Wi-fi-kommunikationsmodul XKM 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt.

M.-nr. 10441480

**Pris: 749,00**



### Wi-fi-kommunikationsmodul XKS 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt.

Til køle-/fryseskabe i K 20.000-serien.

M.-nr. 10569090

**Pris: 595,00**



### Wi-fi-kommunikationsmodul XKS 3130 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt. Til køle/frys i 30.000-serien.

M.-nr. 10810750

**Pris: 595,00**



### Edding penne til BlackBoard – køle-/fryseskabe

Skriv i farver på dit Miele BlackBoard – køle-/fryseskab

- Sæt med 5 stk.
- Lyse farver – 2-3 mm skrivebredde
- Vand og kalkbaseret
- Fjernes nemt – evt. med Miele glaskeramisk rens og en mikrofiberklud

M.-nr. 10547670

**Pris: 175,00**

# Tilbehør til emhætter



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 11-1

Til Miele DA 7198 Triple recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 7353170

**Pris: 595,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 12-1

Til Miele recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filter
- Til Miele PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D

M.-nr. 6228731

**Pris: 645,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 13-1

Til Miele DA 3366 recirkulationsemhætte.

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 6485741

**Pris: 595,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 15-1

Til Miele DA 25x8 recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filtre

M.-nr. 6938631

**Pris: 695,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 18-1

Til Miele DA 1260 recirkulationsemhætte.

M.-nr. 9162160

**Pris: 595,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 19-1

Til Miele DA 23XX, DA 26XX, DA35XX og DA 36XX recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filtre

M.-nr. 9231860

**Pris: 525,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 20-1

Til Miele DA 2808 og DA 2906

- Indhold: Indhold: 2 filtre (2 x DKF 18-1)

M.-nr. 9438930

**Pris: 995,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 22-1

Til Miele DA 6890 bordemfang.

- Indhold: 2 filtre

M.-nr. 9812030

**Pris: 795,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 25-1

Til Miele DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W


- Indhold: 1 filter

M.-nr. 9972550

**Pris: 595,00**



## Tilbehør til emhætter



### Longlife AirClean lugtfilter DKF 11-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 7198 W til recirkulation
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10787630

**Pris: 1.495,00**




### Longlife AirClean lugtfilter DKF 12-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W DA 4XX og DA 6698 W + D
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271450

**Pris: 1.595,00**



### Longlife AirClean lugtfilter DKF 25-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, DA 6798 W Shape og DA 6998 W Pearl
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271470

**Pris: 1.595,00**



### Longlife AirClean lugtfilter DKF 1000-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele KMDA 7774 og CSDA 7000 FL
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10427040

**Pris: 1.495,00**



# Tilbehør til emhætter

## Tilpasning af skorstene til emhætter

De fleste af Miele's emhætter kan specialtilpasses efter individuelle behov. Aftrækkanalens diameter har stor betydning for emhættens effekt og udvikling af støj.

Hvis aftrækkanalens diameter er mindre end udluftningsstudsens størst mulige diameter, bliver emhættens effekt mindre og lydniveauet højere.

Når du vælger, hvor emhætten skal monteres, skal du sikre dig, at afstanden mellem den eksterne motor og kabinettet er 5-7 meter.

Kontakt vores kundecenter for priser og information omkring specialtilpasning af din emhætte.



### Ekstern motor til væg AWG 102

Ekstern motor til ydermur

- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
- Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
- Udblæsningseffekt: 580 m<sup>3</sup>/t

M.-nr. 5680680

**Pris: 4.995,00**



### Motorenhed ABLG 202

Ekstern motor, ingen begrænsninger for montering

- Montering af motor i et andet rum
- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
- Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
- Udblæsningseffekt: 600 m<sup>3</sup>/t
- HxBxD: 245 x 340 x 395 mm

M.-nr. 6081850

**Pris: 4.495,00**



### Lyddæmper DASD 150

Reducerer luftstrøm og motorstøj.

- Ekstra komponent som reducerer støjen fra emhætter
- Støjreduktion med op til 4.5 db(A) re 1 pW

M.-nr. 8269360

**Pris: 795,00**



### DADC 6000

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad

- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
- Skorstensbredde 340 mm
- Skorstensdybde 270 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 9947450 CleanSteel

**Pris: 1.095,00**

M.-nr. 10331460 Brillanthvid

**Pris: 1.095,00**



### DADC 7000

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad

- Til DA 7198 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
- Skorstensbredde 340 mm
- Skorstensdybde 285 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 10768440 Obsidiansort

**Pris: 1.395,00**

M.-nr. 10768490 Grafitgrå

**Pris: 1.395,00**



### DARC 6

Fjernbetjening til komfortabel styring af emhætter med Con@ctivity 2.0.

- Til at tænde og slukke motoren
- Til indstilling af sugestykke
- Til uafhængig tænd og sluk af emhættebelysning
- Til aktivering og indstilling af tiden for efterløbsfunktion
- 10 m rækkevidde - inkl. batterier

M.-nr. 9812060

**Pris: 745,00**

# Tilbehør til emhætter



## LED-sæt DES 6000

Sæt med 4 spots

- Samme lamper som DA26x8, DA 2808 og DA 2906 m.fl.

M.-nr. 9953120

**Pris: 1.795,00**



## Drop-down-ramme DAR 3000

Drop-down-ramme til fuld integration af DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880

**Pris: 1.495,00**




## Murkasse DMK 150

Kan anvendes til ventilation

- Murkasse (Ø 150 mm) til ventilation til emhætter
- Varmeisolerende – der kan ikke trænge kold luft ind
- Energi – Blower Door testet, egnet til energisparehuse

M.-nr. 9162280

**Pris: 1.495,00**



## Ombygning til ekstern motor DEXT 6890

Ombygning til ekstern motor til DA 6890

M.-nr. 9937020

**Pris: 1.495,00**



## Ombygning til recirkulation DUU 150 til DA3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatssemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i plast og 2 spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 5696270

**Pris: 365,00**



## Ombygning til recirkulation DUW 20 til alle vægemhætter ekskl. DAR 12x5

Til ombygning af vægemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 6264790

**Pris: 395,00**



## Ombygning til recirkulation DUI 32 til frithængende emhætter

Til ombygning af frithængende emhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 9561760

**Pris: 595,00**

# Tilbehør til emhætter



## Ombygning til recirkulation DUU 151 til DA 3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatsemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i rustfrit stål og spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 7294230

**Pris: 795,00**



## Ombygning til recirkulation DUU 1000-1 til bordemfang

Til ombygning af CSDA 7000, KMDA 7774 og DA 6890 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Tilslutningsstuds til Miele fladkanaler til højre, venstre eller bagud
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-lugfilter med aktivt kul
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj

M.-nr. 10647600

**Pris: 2.695,00**



## Ombygning til recirkulation DUU 2900 til loftintegrede emhætter

Til ombygning af DA 2808 og DA 2906 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftudstrømning ved recirkulation
- Reduktion af gennemstrømningsstøjen
- inkl. 2 aktive kulfiltre

M.-nr. 9242390

**Pris: 3.495,00**



## Reduktionsadapter 150/125 mm DRS 150

Reduktionsadapter

- Til reducere af aftræksrørets diameter
- I overensstemmelse med brandbeskyttelsesreglerne

M.-nr. 9591510

**Pris: 145,00**



## Ventilationskanal i aluminium

Flexibel ventilationskanal i aluminium

- Med gode luftstrømningsegenskaber
- 1,25 m langt, kan udvides til 5 m
- DAS 125: Ø125 mm
- DAS 150: Ø150 mm

M.-nr. DAS 125 4623220

**Pris: 715,00**

M.-nr. DAS 150 4623230

**Pris: 815,00**



## Forbindelsesstykke DASDV 150

Til forbindelse mellem lyddæmper og ventilationskanal eller mellem to lyddæmpere DASD 150

M.-nr. 9583750

**Pris: 225,00**



## Kondensspærre

Forhindrer kondens fra at strømme tilbage

- DKS 125: Ø125 mm
- DKS 150: Ø150 mm

M.-nr. DKS 125 3915282

**Pris: 555,00**


M.-nr. DKS 150 3915292

**Pris: 735,00**





# Tilbehør til køleskabe, fryseskabe og vinkøleskabe



## Flaskehylde KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 30.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 30060 PF til køleskabe med PerfectFresh  
M.-nr. 9552700 **Pris: 345,00**

KFR 30060 til køleskabe uden PerfectFresh  
M.-nr. 9552690 **Pris: 345,00**




## Flaskehylde KFR 10055

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til alle køle-/fryseskabe samt K 10.000 med PerfectFresh-zone og en min. bredde på 55 cm og min. højde på 90 cm
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

M.-nr. 7316060 **Pris: 345,00**



## Flaskehylde KFR 20060 PF/KFR 20060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 20.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 20060 PF til køleskabe med PerfectFresh  
M.-nr. 10363580 **Pris: 345,00**

KFR 20060 til køleskabe uden PerfectFresh  
M.-nr. 10363600 **Pris: 345,00**



## Lugtabsoberende Active AirClean-filter KKF-RF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- For perfekt og lugtfri opbevaring
- Indhold: 2 lugtfiltere
- Til udskiftning af filtre i plastikkabiner
- Materialenr. 7.236.290
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280 **Pris: 375,00**



## Eftermonteringskit til Active AirClean-filter KKF-FF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- For perfekt og lugtfri opbevaring
- Innovativ kombination af aktivt kul og chitosan
- Anbringes på bagkanten af glashylden
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned
- Der er kun to filtre, der skal udskiftes

M.-nr. 7236290 **Pris: 445,00**



## Aktivt kulfilter til vinkøleskabe

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

M.-nr. 9447050 **Pris: 155,00**




## Aktivt kulfilter til vinkøleskabe KKF-KWT

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070 **Pris: 155,00**



## Side-by-side kit til vinkøleskabe KSK 6300

Side-by-side kit til vinkøleskabe.

M.-nr. 9799630 **Pris: 995,00**



## SoftClose Retrofit kit KSC30 KSC 30

Til eftermontering af SoftClose-funktion på modeller i K 30.000 serien som ikke har det som standard.

Trin for trin monteringsanvisning medfølger.

M.-nr. 10744380 **Pris: 495,00**

# Tilbehør til opvaskemaskiner



## Frontbeklædning uden greb til fuldintegrerbare opvaskemaskiner

- I rustfrit stål med CleanSteel-finish
- Med ContourLineLine - uden greb
  - Perfekt designharmon i køkkenet
  - Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele-opvaskemaskiner, der er 60 cm brede:

GFVi 603/72-1. Fronten er 71,5 cm høj  
M.-nr. 7160740 **Pris: 1.595,00**

GFVi 603/77-1. Fronten er 76,5 cm høj  
M.-nr. 7160760 **Pris: 1.695,00**

Passer til Miele fuldintegrerbare opvaskemaskiner, der er 45 cm brede:

GFVi 453/72-1. Fronten er 71,5 cm høj  
M.-nr. 7160840 **Pris: 1.595,00**



## Frontbeklædning med greb til fuldintegrerbare opvaskemaskiner

- I rustfrit stål med CleanSteel-finish
- Med PureLine-greb
  - Perfekt designharmon i køkkenet
  - Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele-opvaskemaskiner, der er 60 cm brede:

GFVi 613/72-1. Fronten er 71,5 cm høj  
M.-nr. 9635930 **Pris: 1.895,00**

GFVi 613/77-1. Fronten er 76,5 cm høj  
M.-nr. 9635950 **Pris: 1.995,00**



## Frontbeklædning med greb til fuldintegrerbare opvaskemaskiner

- I rustfrit stål med CleanSteel-finish
- Med ContourLineLine-greb
  - Perfekt designharmon i køkkenet
  - Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele-opvaskemaskiner, der er 60 cm brede:

GFVi 612/72-1. Fronten er 71,5 cm høj  
M.-nr. 9635920 **Pris: 1.895,00**

GFVi 612/77-1. Fronten er 76,5 cm høj  
M.-nr. 9635940 **Pris: 1.995,00**



## Frontbeklædning uden greb til integrerbare opvaskemaskiner

- I rustfrit stål og CleanSteel-finish
- Perfekt designharmon mellem forskellige fronter og paneler
  - Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til Miele integrerbare opvaskemaskiner, der er 60 cm brede:

GFV 60/57-1. Fronten er 57 cm høj  
M.-nr. 7149240 **Pris: 1.195,00**

GFV 60/60-1. Fronten er 60 cm høj  
M.-nr. 7160640 **Pris: 1.295,00**

GFV 60/62-1. Fronten er 62 cm høj  
M.-nr. 7160660 **Pris: 1.295,00**

GFV 60/63,5-1. Fronten er 63,5 cm høj  
M.-nr. 7160700 **Pris: 1.395,00**

GFV 60/65-1. Fronten er 65 cm høj  
M.-nr. 7160710 **Pris: 1.395,00**



## Bestikkurv til underkurv GBU 5000

Giver ekstra kapacitet til bestik i underkurven.

- Bestikkurven passer perfekt i underkurven
- Til Miele G 4000, G 5000 og G 6000 opvaskemaskiner
- Sikrer optimal placering af f.eks. vanskeligt bestik

M.-nr. 9614020 **Pris: 225,00**

# Tilbehør til vaskemaskiner og tørretumblere

## Sammenbygning af vaske-/tørre-søjle

		Tørretumblere		
Vaskemaskiner		T1 Chrome Edition T1 Classic	T1 White Edition	T Classic T 8000
	<b>W1 Chrome Edition W1 Classic WT1 (undt. WTZH)</b>	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	<b>W1 White Edition</b>	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	<b>W Classic W 3000/5000 Lige panel</b>	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	<b>W Classic W 3000/5000 Skråt panel</b>	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412 WTV 419 (ED)



### TwinDos-doseringsbeholder 1

Til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223070

Pris: 185,00

### TwinDos-doseringsbeholder 2

Til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223120

Pris: 185,00



# Tilbehør til vaskemaskiner og tørretumblere



## WTV 501

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256130

**Pris: 395,00**



## WTV 502

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256140

**Pris: 395,00**



## WTS 510

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekrur.

Praktisk med 35 cm sokkel.

- Skridsikkert underlag.
- Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørretumblere
- Fave: Lotushvid.

M.-nr. 9322300

**Pris: 2.995,00**



## WTV 511

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med skubbe-/trækkefunktion.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351780

**Pris: 1.495,00**



## WTV 512

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med skubbe-/trækkefunktion.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351790

**Pris: 1.495,00**





# Tilbehør til vaskemaskiner og tørretumblere



## WTV 406

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med udtræksplade.

- Integreret udtræksplade med skubbe/trække-funktion.
- Vaskemaskiner med skråt betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694470

Pris: 795,00



## WTV 407

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med udtræksplade.

- Integreret udtræksplade med skubbe/trække-funktion.
- Vaskemaskiner med lige betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694490

Pris: 795,00



## WTV 412

Til pladsbesparende og sikker opstilling som vaske-tørre-søjle.

- Allrounder til vaskemaskiner med lige eller skråt panel.
- Egnede til alle vaskemaskiner i kombination med T 200, T 4000, T 7000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6667550

Pris: 395,00



## WTV 419

Til sikker opstilling som vaske-tørre-søjle.

- Integreret arbejdsplade med push-pull-funktion.
- Til vaskemaskiner med skråt panel i W 500-, W 2000-, W 3000- og W 5000-serien i kombination med T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Rustfrit stål.

M.-nr. 6889690

Pris: 995,00




## WTS 410

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekurv.

- Praktisk ved med 30 cm sokkel.
- Til vaskemaskiner: W 2000, W 3000, W 5000.
- Til tørretumblere: T 4000 og T 8000.
- Ikke til vaske-tørremaskiner eller indbygnings-produkter.
- Farve Lotushvid.

M.-nr. 7324270

Pris: 2.995,00




## TKR 555

Ideel til sportssko, børnestøvler, uld-produkter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet.
- Specialudviklet til Miele's T1-tørretumblere.

M.-nr. 9614800

Pris: 495,00



## TK 111

Ideel til sportssko, børnestøvler, uldprodukter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet
- Specialudviklet til Miele tørretumblere i T 7000-, T 8000- og 9000-serien

M.-nr. 6407550

Pris: 495,00

# Produktpleje



## Afkalkningsmiddel 250 g

Fjern kalksten i din vaskemaskine og opvaskemaskine hurtigt og effektivt.

- Hæld indholdet direkte i vasketromlen på din vaskemaskine
- Anbefales at anvende 1-3 gange årligt (afhængig af vandets hårdhedsgrad)

M.-nr. 10131080

**Pris: 69,95**



## Glaskeramisk kogepladerens og stålrens 250 ml\*\*

For det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Fjerner fedt, fastbrændte pletter og vandpletter effektivt
- Skånsom rengøring takket være formelen med fine krystaller
- Efterlader en smudsafvisende hinde på overfladen, som letter rengøring
- Bedste produkt på markedet - testvinder i Schweiz
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200

**Pris: 49,00**



## Ovnrens 500 ml

For det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Særlig effektiv rengøring uden ubehagelige lugte
- Enkel rengøring takket være den geleagtige konsistens
- Kort virketid på mellem 10 og 40 minutter, uden at ovnen skal tændes
- Også velegnet til PerfectClean-belægninger
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710

**Pris: 79,00**



## DGClean 250 ml

- Nem rengøring af ovne
- Uden lugtgener
- Let at påføre - selv på lodrette flader

M.-nr. 10172710

**Pris: 129,00**



## Afkalkningstabs 6 stk.

Til CVA, CM, ovne med klimaprogrammer og dampovne.

- Grundig fjernelse af affejringer og kalk
- Fjernelse af kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Ingen kemikalieaffejringer efter kalkfjerning
- Optimal pleje sikrer lang levetid

Bemærk: Der skal benyttes en særligt afkalkningsmiddel til Miele's dampovne med tryk.

M.-nr. 10960200

**Pris: 115,00**



## Rengøringstabs 10 stk.

Til CVA og CM. Sikrer kaffenyndelse på højeste niveau.

- Grundig fjernelse af olierester og kaffeafløjninger
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960220

**Pris: 115,00**



## SteelCare Ståplejemiddel

Rense og plejemiddel til overflader i rustfrit stål

- Fjerner fingeraftryk og fedtpletter
- Effektiv og skånsom
- En beskyttende film forebygger ny tilsmudsning

M.-nr. 11023350

**Pris: 89,00**

**\*\* Bemærk:** Miele's glaskeramisk kogepladerens og stålrens og plejemiddel til rustfrit stål er ikke velegnet til rustfrit ståloverflader med CleanSteel finish!

# Produktpleje



## Rengøringsstiks til mælkesystem 100 stk.

Sikrer hygiejnisk rene mælkesystemer i CVA og CM.

- Fjerner effektivt mælkeproteiner og -fedt.
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Enkel dosering, da de enkelte stiks indeholder den nødvendige mængde
- Sikker at bruge – Miele-formel
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270

**Pris: 225,00**



## Afkalkningstabs til FashionMaster 6 stk.

- Til optimal vedligehold og rengøring af dit FashionMaster-strygesystem
- Anvend 1 tab pr. afkalkning

M.-nr. 10711550

**Pris: 115,00**



## UltraTabs Multi 60 stk.

Giver det bedste opvaskeresultat i Miele opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat selv ved genstridige pletter
- Tabsene er pakket i en vandopløselig folie og skal derfor ikke pakkes ud
- Flere funktioner som f.eks. afspænding, salt og glasbeskyttelse
- Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 10245640

**Pris: 139,95**



## Salt 1,5 kg

Sikrer, at din opvaskemaskine fungerer rigtigt og yder det ønskede resultat.

- Ekstra grov, perfekt for Miele opvaskemaskiner
- Beskytter maskinen og service mod skadelige kalkaflejringer

M.-nr. 10248690

**Pris: 24,95**



## Afspændingsmiddel 500 ml

Uovertruffen tørring og beskyttelse af service i Miele's opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat på glas
- Fremmer tørringen af service
- Glasbeskyttende formel, som forhindrer ætsninger
- Præcis og nem dosering med den særlige doseringshætte

M.-nr. 10198940

**Pris: 49,95**



## IntenseClean 200 g

Fjern dårlig eller sur lugt i din vaskemaskine og opvaskemaskine.

- Afkalk først med Miele Afkalker
- Rens herefter med maskinrensning. Afkalkeren fjerner kalkbelægninger og maskinrensning slår bakterierne ihjel.

M.-nr. 10717140

**Pris: 65,00**



## DishClean 160 g

Plejemiddel, som sikrer, at opvaskemaskinen fungerer optimalt.

- Fjerner lugt, kalk og lette aflejringer
- Bevarer lågepakningens elasticitet og tæthed
- Aktiv beskyttelse gennem renhed
- Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
- Indhold: 160 g

M.-nr. 9959330

**Pris: 79,00**



## Universal mikrofiberklud 1 stk.

For det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Meget holdbar og slidstærk
- Perfekt resultat takket være de fintvævede mikrofibere
- Kan bruges tør eller fugtig med eller uden rengøringsmiddel
- Kan vaskes op til 500 gange ved 60 °C
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 7006550

**Pris: 50,00**



## Universal mikrofiberklude Sæt med 3 stk.

Sæt bestående af 1 universal-, 1 glas- og 1 højglansklud

- God rengøringsevne takket være meget fintvævede mikrofibere
- Meget holdbare og slidstærke
- Kan bruges tør eller fugtig med eller uden rengøringsmiddel
- Vaskes op til 500 gange ved 60 °C

M.-nr. 10159570

**Pris: 89,00**

# Vaskemidler



## UltraPhase 1

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,5 l

M.-nr. 10803660

**Pris: 109,95**



## UltraPhase 2

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1
- Meget drøj - op til 50 vaske
- Indhold: 1,5 l

M.-nr. 10803740

**Pris: 109,95**



## TwinDosCare

Rengøringsmiddel til

TwinDos-doseringssystem

- Til skylning af TwinDos-doseringsrør
- Anvendes for en lang periode uden brug (min. 2 måneder)
- Anvendes før nyt middel tages i brug
- Meget effektiv - rækker til 4-5 forløb

M.-nr. 10563710

**Pris: 89,95**



## Caps Booster

Perfekt til pletfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner

- Egnet til både hvidt og kulørt vasketøj
- Til hårdnakkede pletter, fx fedt- eller frugtpletter
- Storartede vaskeresultater – også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10755940

**Pris: 59,95**



## Caps DownCare

Idel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756340

**Pris: 59,95**



## Caps Sport

Til vask af sportstøj i W1-vaskemaskiner

- Neutraliserer lugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer, skånsom mod farverne
- Bevarer tøjets form – også for fleece
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756410

**Pris: 59,95**



## Caps WoolCare

Til fin- og uldvask i W1-vaskemaskiner

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
- Ingen overdosering
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755540

**Pris: 59,95**





# Vaskemidler



## Caps SilkCare

- Til W1-vaskemaskiner
- Forebygger filtning og krympning
- Bevare formen af fibrene og et blødt udseende
- Giver bløde og velduftene tekstiler
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756020

**Pris: 59,95**



## Caps Outdoor

- Til W1-vaskemaskiner
- Bevare farver på syntetiske tekstiler
- Bevare åndbarhed i funktionsmembraner
- Modvirker statisk elektricitet på syntetiske tekstiler
- Neutraliserer dårlige lugte fra f.eks. sved
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756950

**Pris: 59,95**



## Caps UltraDark

- Til W1-vaskemaskiner
- Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755640

**Pris: 59,95**



## Caps Impraprotect

- Til W1-vaskemaskiner
- Til imprægnering af tekstiler
- Ideelt til sportsbeklædning og regntøj
- Bevare tøjets åndbarhed
- Effektiv mod fugt, vind og snavs
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 10757630

**Pris: 109,95**



## Caps CottonRepair

- Forny farver og overfladen på dine bomuldstekstiler
- Fjerner "Pilling effekt" (fnugdannelse)
- Fjerner ødelagte og misfarvede ender på tekstilfibre
- Nyt liv til dit favorit bomuldstøj
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 10757310

**Pris: 109,95**



# Vaskemidler



## Caps Nature skyllemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755400

**Pris: 59,95**



## Caps Cocoon skyllemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755490

**Pris: 59,95**



## Caps Aqua skyllemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755200

**Pris: 59,95**



## Duftflakon ROSE

- Harmonisk og feminin
- Oplev den sarte, raffinerede duft af friskplukkede maj-roser med ROSE
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234810

**Pris: 89,95**



## Duftflakon ORIENT

- Sensuel og maskulin
- ORIENT samler alle Orientens hemmeligheder i en forførende duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234710

**Pris: 89,95**



## Duftflakon AQUA

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – renhed og frisk duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10231950

**Pris: 89,95**



## Duftflakon NATURE

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234500

**Pris: 89,95**



## Duftflakon COCOON

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og tryghed
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234630

**Pris: 89,95**



## UltraWhite Vaskepulver 2.7 kg

- Specielt velegnet til hvidt og lyst tøj og meget snavset kulørt tøj.
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
  - Strålende hvidt tøj takket være effektiv formel med aktivt oxygen
  - Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
  - Meget drøj - også ved lave temperaturer.

M.-nr. 10199830

**Pris: 145,00**

# Vaskemidler



## UltraColor Flydende vaskemiddel 2 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøj - til 30 maskinfulde.

M.-nr. 10223650

**Pris: 125,00**



## UltraDark 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøj - til 60 maskinfulde.

M.-nr. 10756470

**Pris: 125,00**



## UltraColor Sensitive Flydende vaskemiddel 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og mørke tekstiler

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Bedste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning – også ved lave temperaturer
- Meget drøj – til 37 maskinfulde

M.-nr. 10942160

**Pris: 125,00**



## WoolCare Finvaskemiddel 2 l

Til uld, silke og al finvask.

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel.
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltrering.
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Meget drøj - til 50 maskinfulde.

M.-nr. 10249650

**Pris: 125,00**



## Skyllemiddel 2 l

Særligt velegnet til alle tekstiler af frotté.

- Til blødt og dejligt vasketøj.
- Frisk, naturlig duft.
- Forhindrer elektrostatisk opladning i tørretumbleren.
- Meget drøj - til 66 maskinfulde.

M.-nr. 10240860

**Pris: 79,95**



## Specialvaskemiddel Outdoor 250 ml

Perfekt til værdifuld Outdoor-beklædning og funktionelt tøj.

- Med lanolin - som et 'plejende bad' til membranen.
- Rengør og plejer.
- Skånsom mod farverne i tøjet.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde.

M.-nr. 10226420

**Pris: 99,95**



## Specialvaskemiddel Dun 250 ml

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning.

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed.
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde.

M.-nr. 10225680

**Pris: 99,95**



## Specialvaskemiddel Sport 250 ml

Perfekt til åndbar sportsbeklædning.

- Neutraliserer lugt takket være de integrerede lugtabsorbere.
- Rengør og plejer - skånsom mod farverne.
- Bevarer tøjets form - også for fleece.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde.

M.-nr. 10225860

**Pris: 99,95**



## Imprægneringsmiddel 250 ml

Ideelt til sportsbeklædning og regntøj.

- Bevarer tøjets åndbarhed.
- Effektiv imprægnering mod fugt, vind og snavs.
- Meget drøj - til 4 gange.

M.-nr. 10240620

**Pris: 129,95**

## Tryghed i hele produktets levetid Hurtig og professionel service



Får du behov for reparationservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling.

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne. Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og denne suppleres løbende med Mieles egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af produktion.

Miele Kundecenter kan kontaktes hverdage mellem kl. 8:00 og kl. 16:00 (fredag 15:30) på telefon: 4327 1310



# Miele

**Miele A/S**

Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup

Tlf. privatkunder 4327 1310

Tlf. forhandlere 4327 1410

Tlf. erhvervs kunder 4327 1510

E-mail: info@miele.dk

Website miele.dk

