



Miele

KMDA

Induktionskogeplader
med integreret emhætte



Én gang Miele, **altid Miele**

Designfrihed i køkkenet

Få det, som du vil have det uden at gå på kompromis med design og funktion. Med Miele's 2-i-1 induktionskogeplade med integreret emhætte kan du placere din kogeplade lige, hvor det passer dig. Fx i kogeøen eller foran vinduet. Du har stadig frit udsyn.

Den kompakte konstruktion af Miele's 2-i-1 sikrer, at du har maksimal plads i underskabet og maksimal fleksibilitet. Miele's 2-i-1 fås med eller uden stålramme og kan enten monteres oven på bordpladen eller planforsænkes.



Miele's 2-i-1 kombinerer gennemtestet induktionsteknologi med fleksible PowerFlex-kogezoner og en effektiv emhætte. Emhættens sugestyrke tilpasses automatisk brugen af kogepladen.

Induktionskogepladen med integreret emhætte er i en klasse for sig og udmærker sig ved intelligent teknologi, høj brugervenlighed og nem installation i alle køkkener.



Miele

Tilstrækkelig plads

Gennemtænkt og gennemført topkvalitet. I kraft af det kompakte design optager Miele's 2-i-1 minimal plads i dine underskabe og giver masser af plads til skuffer.

Alsidig og fleksibel

Intelligent og praktisk

Med Miele's automatiske gryderegistrering reagerer kogepladen, når du stiller dit kogegrej på pladen. Betjeningsrækken for den aktuelle kogezone aktiveres automatisk. Det gør din betjening af Miele's 2-i-1 endnu mere intuitiv, hurtig og nem.



Con@ctivity 3.0

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten i 2-i-1 automatisk. Med Miele's Con@ctivity kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke emhætten tilpasser Miele's 2-i-1 automatisk sugestyrken til det, der faktisk sker på kogepladen.



**Miele**

Alsidig og fleksibel

Selv dit store kogegrej kan du hurtigt og nemt varme op. Uanset om det er en enkelt gryde, meget store pastagryder eller fade: Med MielePowerFlex kan du nemt bruge det hele.

Hurtig og kraftfuld

Helt unik er den uovertrufne hurtighed med Miele's TwinBooster-teknologi. Med en boostereffekt på op til 7,3 kW kan du fx lynhurtigt bringe vand i kog. Vupti, så er der aftensmad!

Effektiv emhætte Nem rengøring

Uanset hvad du laver af mad, er rengøringennem med Miele's 2-i-1.

Miele's 2-i-1 opnår den bedste klassificering for bl.a. udsugningseffekt og fedtfiltrering. Fedt og mados fanges effektivt, så du bevarer et bedre indeklima og skal bekymre dig mindre om rengøringen.

Emhætten er udstyret med Miele's uovertrufne 10-lags fedtfilter i rustfrit stål. Yderst effektivt og nemt at gøre rent – du sætter det bare i opvaskemaskinen.

CleanCover

Hurtig og nem rengøring af emhætten. Ingen kroge eller besværlige hjørner, som snarere kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter men derimod en ren, glat overflade. Miele har sørget for detaljerne, så du får optimal komfort og sikkerhed.

Lock&Wipe

Med et enkelt tryk er det muligt at blokere betjeningen af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som indstillet. Tiden kanses i timeren. Du kan nu i ro og mag tørre kogepladen af.



Miele og miljøet

Lang holdbarhed

I mere end 120 år har vi lovet, at du kan stole på Miele.

Hos Miele tester vi vores produkter til en levetid på op til 20 år. Vi kan derfor tilbyde dig ekstraordinær pålidelighed og tryghed – og et valg, der er godt for miljøet pga. produkternes lange holdbarhed. Alle produkter er robust konstrueret og består udelukkende af førsteklases råmaterialer – uden forurenende stoffer. Allerede når produktet udvikles, tænkes produkternes genanvendelighed ind. Desuden sørger Mieles serviceteknikere for, at du altid kan forlænge produktets holdbarhed ved reparation. Vidste du for eksempel, at Miele lagerfører 63.000 reservedele i Tyskland, så vi kan tilbyde reservedele op til 15 år efter salg af produktet.

Lave forbrugsværdier

Miele står for innovativ teknologi og enestående resultater med et minimalt energiforbrug. Mieles kogeplader med integreret emhætte opnår energiklasse A++ og er dermed det mest energivenlige valg på markedet.

Det er effektivt og bæredygtigt.

Bæredygtighed – en integreret del af Mieles dna

Omtanke for miljøet og samfundet har i mange årtier været en fundamental del af Mieles identitet. Allerede i 1970 begyndte Miele at registrere miljødata, og i 1990 blev Miele Environmental Office grundlagt. Mieles mission er at være den mest bæredygtige leverandør i industrien med omtanke for alle.

TwoInOne Kogeplader



KMDA 7272 FR-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezone med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik og svart gitter
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfilter
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Komfortabel rengøring - metalfilter i rustfrit stål
- Kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- Husk at købe fladkanaler separat:
- Fladkanalssæt til Aftræk DFKS-AR
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,0 kW
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 520/500 mm



KMDA 7272 FR-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezone med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og sorte lameller
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfilter
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Metalfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styr recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- **Recirkulation uden rørføring(Plug&Play-installation)**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 510 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Aktivt kulfilter til recirkulation DFK 35-P
- Plug&Play-adapter
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm



KMDA 7272 FL-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezone med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejstrering**
- Sort glaskeramik og svart gitter
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfilter
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Komfortabel rengøring - metalfilter i rustfrit stål
- Kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- Husk at købe fladkanaler separat:
- Fladkanalssæt til Aftræk DFKS-AR
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,0 kW
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 806/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12266720

Vejl. pris
25.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12266730

Vejl. pris
25.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12266740

Vejl. pris
25.595 kr. inkl. moms

TwoInOne Kogeplader



KMDA 7272 FL-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 runde kogezone med krydsdesign**
- **Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0**
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus (gul)
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent grydere registrering**
- Sort glaskeramik, Emhætter i flush og sorte lameller
- Opkogsautomatik, Varmholdning
- **Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere**
- Indikator af fedt- og aktivkulfiler
- Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion
- **CleanCover gør rengøringen nem**
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styr recirkulation med ekstraustyr: DUU 1500, DUU 600
- **Recirkulation uden rørføring (Plug&Play-installation)**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 510 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Aktivt kulfiler til recirkulation DFK 35-P
- Plug&Play-adapter
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7473 FR-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent grydere registrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfiler, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

KMDA 7473 FR-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Smal stålramme/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent grydere registrering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfiler, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styr recirkulation med ekstraustyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfiler er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfiler: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 465 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12266750

Vejl. pris
25.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12268370

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12268380

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

TwoInOne Kogeplader




KMDA 7473 FL-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejsering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfiler, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 610 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm



KMDA 7473 FL-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect Plus
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejsering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush og lameller i rustfrit stål
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfiler, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styr recirkulation med ekstrautstyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfiler er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfiler: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 465 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind 3
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- **Medfølgende tilbehør:**
- Netkabel medfølger
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm



KMDA 7676 FL-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezone inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Egnet til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejsering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfiler, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 605 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12268390

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12268410

Vejl. pris
27.595 kr. inkl. moms

M.-nr. 12509540

Vejl. pris
31.895 kr. inkl. moms

TwoInOne Kogeplader



KMDA 7676 FL-U

- Induktionskogeplade med emhætte
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezone inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Planlimmet/ovenpåliggende
- Sort overflade, LightPrint design
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejsering**
- Sort glaskeramik
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styr recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfilter: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 520 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel, Aktivt kulfilter til recirkulation, Plug&Play-adapter
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12509550

Vejl. pris
31.895 kr. inkl. moms



KMDA 7876 FL-A

- Induktionskogeplade med emhætte
- **125 jubilæumsmodel**
- Til udluftning i til det fri
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezone inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Eget til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- MattAutomatic skåneish overflade (Ridsebestandig), Mat sort glaskeramik LightPrint design
- Automatic skånegrøfryksafvisende
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejsering**
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Recirkulation kræver DMK 150-1
- **Fladkanalsæt DFKS-AR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 605 Booster-trin
- Lydniveau 64 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12515670

Vejl. pris
35.795 kr. inkl. moms



KMDA 7876 FL-U


- Induktionskogeplade med emhætte
- **125 jubilæumsmodel**
- Til recirkulation
- **Den ekstra lydsvage TwoInOne fra Miele - Silence Motor**
- **4 store kogezone inkl. 2 PowerFlex XL-områder**
- Automatisk regulering - Con@ctivity 3.0
- Kompakt styring via talrække - ComfortSelect White
- Eget til fleksible aftræksluftsinstallationer
- Planlimmet/ovenpåliggende
- MattAutomatic skåneish overflade (Ridsebestandig), Mat sort glaskeramik LightPrint design
- Automatic skånegrøfryksafvisende
- **Optimal brug af energi - Permanent gryderejsering**
- Emhætter i flush, lameller og fedtfilter i sort
- **Tilkobling til Miele@home**
- Varmholdning, Opkogsautomatik, Frakoblingsautomatik, Lock&Wipe, Stop&Go-funktion gør hverdagen lettere, Indikator af fedt- og aktivkulfilter, Efterløbsstyring 5/15 min, Minutur og Recall-funktion, CleanCover - gør rengøringen enklere
- Metallfilter i rustfrit stål kan vaskes i opvaskemaskine
- **ECO-motor - kraftig, men stille**
- Styr recirkulation med ekstrastyr: DUU 1500, DUU 600
- Kulfilter er inkl. DFK 35-P & Plug&Play, (Ekstra kulfilter: sensitivt DFK 35-S (medfølger ikke))
- **Fladkanalsæt DFKS-UR**
- Effektivitetsklasse A
- Intensitetsniveau (m³/h) 520 Booster-trin
- Lydniveau 68 dB (A)-trind maks
- Energiklasse A+
- Spænding 230 V
- Total tilslutningseffekt 7,50 kW
- Sikkerhedsafbryder, Låsefunktion, Elektronisk børnesikring, Integreret køleblæser, Overhedningssikring, Restvarmeindikator
- **Medfølgende tilbehør:** Netkabel, Aktivt kulfilter til recirkulation, Plug&Play-adapter
- Produktmål/udskæringsmål BxD: 800/780 x 520/500 mm

M.-nr. 12515690


Vejl. pris
35.795 kr. inkl. moms

Installation KMDA 7473, KMDA 7272, KMDA 7676 og KMDA 7876 Plug&Play


Plug & Play med kulfilter



Aftræk direkte bagud





Aftræk til det fri



		Aftræk til det fri	Recirkulation	Plug&Play
KMDA 7473 FR-A Ingen medfølgende tilbehør	Standardindstillinger: • Indikator for udskiftning af lugtfilter er deaktiveret • Når blæseren starter, åbner tilbageslagsklappen automatisk ved lavt trin* * Under forudsætning af at man benytter Miele's murkasse (DMK 150-1)	✓ DFKS-AR	—	—
KMDA 7473 FR-U Medfølgende tilbehør • Plug&Play adapter • Lugtfilter	Standardindstillinger: • Indikator for udskiftning af lugtfilter er tændt • Forlænget tid til tørring af lugtfilter og blæsemotor	—	✓ DFKS-UR	✓✓
KMDA 7272 FL-A KMDA 7676 FL-A KMDA 7876 FL-A Ingen medfølgende tilbehør	Standardindstillinger: • Indikator for udskiftning af lugtfilter er deaktiveret • Når blæseren starter, åbner tilbageslagsklappen automatisk ved lavt trin* * Under forudsætning af at man benytter Miele's murkasse (DMK 150-1)	✓ DFKS-AR	—	—
KMDA 7272 FL-U KMDA 7676 FL-U KMDA 7876 FL-U Medfølgende tilbehør • Plug&Play adapter • Lugtfilter	Standardindstillinger: • Indikator for udskiftning af lugtfilter er tændt • Forlænget tid til tørring af lugtfilter og blæsemotor	—	✓ DFKS-UR	✓✓

✓✓ muligt

✓ muligt – yderligere tilbehør nødvendigt
- Programmering skal ændres – ekstra tilbehør påkrævet



Tjekliste ved installation af Miele's 2-i-1

- Min. bordpladedybde: 600 mm
- Minimumsafstand til let antændelige materialer over kogepladen: 600 mm
- Minimumsbredde på køkkenmodul: 800 mm (2-i-1 skal være tilgængelig nedefra i tilfælde af reparation)
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks:
KMDA 7473/KMDA 7272 FR 194 mm
KMDA 7473/KMDA 7272/KMDA 7676/KMDA 7876 FL 196 - 200 mm
- Vær opmærksom på, at øverste stykke i underskabet skal blændes af
- Emhættens aftagelige opsamlingsbakke skal være frit tilgængelig og kunne tages af ved rengøring
- Bund til beskyttelse af ledninger skal være demonterbar
- Min. sokkelhøjde: 25 mm Plug & Play
- Min. sokkelhøjde: 100 mm recirkulation
- Ved nogle indbygningssituationer kan det være nødvendigt at flytte sokkelbenene
- Emhættens udblæsningsretning er som standard bagud.
- Udblæsningsstuds beregnet til fladkanaler (222 x 89 mm). Vi anbefaler Miele's fladkanaler. Vær opmærksom på, at disse ikke følger med som standard
- Vi fraråder højfleksible (harmonika) udblæsningskanaler
- Se yderligere anbefalinger til indbygning af 2-i-1 (KMDA 7473 FR/FL/KMDA 7272 FR/FL), (KMDA 7676 FL/KMDA 7876 FL) i brugsanvisningen. Kan downloades fra www.miele.dk

Miele








Tilbehørspakker

KMDA 7473 FR/FL, KMDA 7272 FR/FL,
KMDA 7676 FR/FL og KMDA 7876 FR/FL – avtræk


Standardsæt til aftræk

DFKS-AR

Antall	Type	M.-nr.
2	DFK-AK 90 ①	M.nr. 11590720 395,00 kr. 
2	DFK-R 1000 ②	M.-nr. 10811340 395,00 kr. 
1	DFK-BH 90 ③	M.-nr. 10811390 395,00 kr. 
1	DFK-A ④	M.-nr. 10811430 395,00 kr. 
1	DMK 150-1 ⑤	M.-nr. 11258630 2.195,00 kr. 
1	DFK-DB	M.nr. 10820390 95,00 kr. 


Eksempel A

600 mm dyb bordplade




Eksempel B

600 mm dyb bordplade




Eksempel C

600 mm dyb bordplade




Aftræk direkte bagud

Eksempel A
600 mm dyb bordplade




Aftræk i gulv

Eksempel B
600 mm dyb bordplade




Afstand fra centrum af emhætte til centrum af fladkanal til aftræk



Aftræk til det fri

DFK-M
♦ Murekasse fladkanal
M.-nr. 99004790
1.455,- kr.



Miele



Tilbehør & Fladkanaler KMDA 7272, KMDA 7473, KMDA 7676 og KMDA 7876

Fladkanaler

Mieles emhætte er fleksibel på alle måder:

Den interneblæser kan både anvendes tilrecirkulation og udluftning til det fri.

Vi anbefaler at lede den indsugede luft ud af underskabet via et fladkanalsystem.

Til maksimal fleksibilitet og enkel montering tilbyder vi et stort udvalg af kanaldele, der alle sikrer, at emhætten yder en optimal udsugningseffekt. Alle dele er gensidigt kompatible og af hvid, svært antændelig plast (brandbeskyttelsesklasse B1 og godkendt efter nålflammetest). Til sikker forbindelse af de enkelte elementer anvendes tætningsbånd.

Tilbehør



DFK-R 1000

Fladkanal, Ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift, I hvidt plastik, svært antændelig, lige stykke, 1 m lang

M.-nr. 10811340

Vejl. pris
395 kr. inkl. moms



DFK-BH 45

Fladkanalbue, Ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift, I hvidt plastik, svært antændelig, Horizontal bøjning 45°

M.-nr. 10811450

Vejl. pris
395 kr. inkl. moms



DKF-BV 90

Fladkanalbue, Ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift, I hvidt plastik, svært antændelig, Vertikal bøjning 90°, 170 mm dybde og højde

M.-nr. 10811410

Vejl. pris
395 kr. inkl. moms



DFK-L

Længdeudligning fladkanal, Ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift, I hvidt plastik, svært antændelig, Udligningsdel til lige fladkanaldele (kan forskydes) 150 mm

M.-nr. 11051270

Vejl. pris
395 kr. inkl. moms



DFK-AK 90

Fladkanaladapter, Integrerede luftledningsprofiler for optimale strømne.egenskaber, Kanalstykker af hvidt kunststof, flammehæmmende, Kompakt adapter kantet-rund 90°, 130 mm dybde og 136 mm højde

M.-nr. 11590720

Vejl. pris
395 kr. inkl. moms



DKF-A

Fladkanaladapter, Ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift, I hvidt plastik, svært antændelig, Adapter kantet - rund

M.-nr. 10811430

Vejl. pris
395 kr. inkl. moms



DFK-BH 15

Fladkanalbue, Ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift, I hvidt plastik, svært antændelig, Horizontal bøjning 15°

M.-nr. 10811460

Vejl. pris
325 kr. inkl. moms



DUU 1000-2

Ombygningssæt recirkulation til CSDA 10x0/CSDA 7xxx FL/KMDA, Indbygning i sokkelhøjder fra 100 mm, inkl. Regenererbart Longlife AirClean-filter

M.-nr. 11207310

Vejl. pris
3.195 kr. inkl. moms



DFK-BH 90

Fladkanalbue, Ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift, I hvidt plastik, svært antændelig, Horizontal bue 90°

M.-nr. 10811390

Vejl. pris
395 kr. inkl. moms



DKF-BVK 90

Fladkanalbue, Ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift, I hvidt plastik, svært antændelig, Vertikal bøjning 90°, 150 mm dybde og højde

M.-nr. 10811470

Vejl. pris
395 kr. inkl. moms



DFK-V

Forbindelsesstykke fladkanal, Ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift, I hvidt plastik, svært antændelig, I hvidt plastik, svært antændelig, Forbinder til lige fladkanaldele

M.-nr. 10811360

Vejl. pris
195 kr. inkl. moms



DUU 1500

Ombygningssæt for recirkulation til KMDA 7272 xx-U/KMDA 7473 xx-U, For styrt recirkulation, Montering i sokkelhøjder fra 100 mm, Udsugningstilslutning til fladkanaler venstre, højre eller bagest, Sammenbygning af flere DUU 1500 muligt, uden regenererbart Longlife AirClean-filter, Ensartet luftudstrømning ved recirkulation

M.-nr. 12226730

Vejl. pris
1.545 kr. inkl. moms

Tilbehør




DMK 150-1

Murkasse til udluftning 100/110/125/150 mm Ø, Udluftningsgitter i Stål, Kræver vægtykkelse på 170 mm, Ekstra: Tilbageslagsklap DRSK 150 købes separat

M.-nr. 11258630

Vejl. pris

2.145 kr. inkl. moms




DKF 35-P

Aktivt kulfilter, For recirkulationsemhætteer KMDA 7272/7273, Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet, Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale, Nemmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned

M.-nr. 12041230

Vejl. pris

695 kr. inkl. moms




DKF 35-S

Sensitive AirClean-filter med aktivt kul, Til Miele KMDA 7272 og KMDA 7473, Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos, Med partikelfilt, Reduseret Automatic skånet støv PM2,5 med 50 % (testet iht. ISO 16890), Nemmere og hurtigere udskiftning af filter, For bevarelse af ydeevne anbefales filterskift hver 6. måned

M.-nr. 12187430

Vejl. pris

795 kr. inkl. moms



DKF 1000 R

Regenererbart Longlife AirClean-kulfilter, mod ubehagelige køkkenlugte, Til CSDA 1xxx/CSDA 700x/KMDA 763x/KMDA 7476/KMDA 7774 i recirkulation, Hvert halve år kan den blot regenereres i ovnen, Levetid på 3 år

M.-nr. 10427040

Vejl. pris

1.795 kr. inkl. moms



DFK-DB

Tætningsbånd, Til tætning af overgange mellem fladkanaldele, 10 m lang

M.-nr. 10820390

Vejl. pris

95 kr. inkl. moms



DAAG 100

Afdækning med sorte ribber til KMDA 7272/7473/7676/7876, Indbygning i plan med glaskeramiks kogeplade, Med 2 sorte ribber, Nem rengøring i opvaskemaskine

M.-nr. 12228470

Vejl. pris

695 kr. inkl. moms



DAAG 200

Afdækning med sorte ribber til KMDA 7272/7473/7676/7876, Indbygning i plan med glaskeramiks kogeplade, Med 2 ribber af rustfrit stål, Nem rengøring i opvaskemaskine

M.-nr. 12228500

Vejl. pris

695 kr. inkl. moms



DUU-AD

Afdækning, til ombygningssæt, recirkulation DUU 1000-X, ene langside er 6 mm forhøjet, kan monteres med magneter

M.-nr. 10921880

Vejl. pris

525 kr. inkl. moms



DVS 150

Forlængersæt til KMDA 7272 xx-U/7473 xx-U/7x76 FL-U, Til Plug&Play-drift af KMDA ved for dybe skabe, Til 60 cm dybe underskabe

M.-nr. 12167200

Vejl. pris

345 kr. inkl. moms

**Miele**

Mieles køkkenunivers — oplev det ekstraordinære



Opskriftsinspiration – Miele App

Passioneret madelsker? Udvid dit repertoire af lækre madopskrifter. Her kan du få masser af inspiration til aftensmaden i hverdagen eller den helt rigtige opskrift til særlige lejligheder.



Miele Experience Centre

Kom og besøg vores flotte butikker, hvor vi har et bredt udvalg af Miele-produkter – både til privat og professionel brug. Her forenes kvalitet, design og moderne teknologi og skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem.

Miele A/S

Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf.: 4327 1310
www.miele.dk

Miele Experience Center og Outlet i Glostrup

Erhvervsvej 2, 2600 Glostrup
Mandag-onsdag kl. 8:00 – 16.00
Torsdag-fredag kl. 8:00 – 18.00
Lørdag kl. 9:30 – 14.00
Søn- og helligdage: Lukket

Miele Experience Center i Aarhus

Lille Torv 4, 8000 Aarhus
Mandag-torsdag kl. 10:00 – 18.00
Fredag kl. 10:00 – 19.00
Lørdag kl. 10:00 – 16.00
Søn- og helligdage: Lukket