

**Miele**



Mieles 2-i-1  
Ekstraordinær designfrihed


Miele. Immer Besser.



## Designfrihed i køkkenet

Få det, som du vil have det uden at gå på kompromis med design og funktion. Med Miele's 2-i-1 induktionskogeplade med integreret bordemfang kan du placere din kogeplade lige, hvor det passer dig. Fx i kogeøen eller foran vinduet. Du har stadig frit udsyn.

Den kompakte konstruktion af Miele's 2-i-1 sikrer, at du har maksimal plads i underskabet og maksimal fleksibilitet. Miele's 2-i-1 fås med eller uden ståramme og kan enten monteres på bordpladen eller planforsænkes.



### Tilstrækkelig plads

Gennemtænkt og gennemført topkvalitet. I kraft af det kompakte design optager Miele's 2-i-1 minimal plads i dine underskabe og giver masser af plads til skuffer.

Miele's nye 2-i-1 kombinerer gennemtestet induktionsteknologi med fleksible PowerFlex-kogezoner og et effektivt bordemfang. Emfangets sugestykke tilpasses automatisk brugen af kogepladen. Produktnyheden er i en klasse for sig og udmærker sig ved intelligent teknologi, høj brugervenlighed og nem installation i alle køkkener.

## Alsidig og fleksibel

### Intelligent og praktisk

Med Mieleles automatiske gryderegistrering reagerer kogepladen, når du stiller dit kogegrej på pladen. Betjeningsrækken for den aktuelle kogezone aktiveres automatisk. Det gør din betjening af Mieleles 2-i-1 endnu mere intuitiv, hurtig og nem.



### Con@ctivity 3.0

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emfanget i 2-i-1 automatisk. Med Mieleles Con@ctivity kommunikerer emfang og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke emfanget tilpasser Mieleles 2-i-1 automatisk sugestyrken til det, der faktisk sker på kogepladen.

### Alsidig og fleksibel

Selv dit store kogegrej kan du hurtigt og nemt varme op. Uanset om det er en enkelt gryde, meget store pastagryder eller fader: Med Mieleles PowerFlex kan du nemt bruge det hele.

### Hurtig og kraftfuld

Helt unik er den uovertrufne hurtighed med Mieleles TwinBooster-teknologi. Med en booster-effekt på op til 7,3 kW kan du fx lynhurtigt bringe vand i kog. Vupti, så er der aftensmad!

## Effektiv emhætte Nem rengøring

Uanset hvad du laver af mad, er rengøringen nem med Miele's 2-i-1.

Miele's 2-i-1 opnår den bedste klassificering for bl.a. udsugningseffekt og fedtfiltrering. Fedt og mados fanges effektivt, så du bevarer et bedre indeklima og skal bekymre dig mindre om rengøringen.

Emfanget er udstyret med Miele's uovertrufne 10-lags fedtfilter i rustfrit stål. Yderst effektivt og nemt at gøre rent – du sætter det bare i opvaskemaskinen.

### CleanCover

Hurtig og nem rengøring af emfanget. Ingen kroge eller besværlige hjørner, som snarset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter men derimod en ren, glat overflade. Miele har sørget for detaljerne, så du får optimal komfort og sikkerhed.

### Lock&wipe

Med et enkelt tryk er det muligt at blokere betjeningen af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som indstillet. Tiden kan ses i timeren. Du kan nu i ro og mag tørre kogepladen af.



## Miele og miljøet

### Lang holdbarhed

**I mere end 120 år har vi lovet, at du kan stole på Miele.**

Hos Miele tester vi vores produkter til en levetid på op til 20 år. Vi kan derfor tilbyde dig ekstraordinær pålidelighed og tryghed – og et valg, der er godt for miljøet pga. produkternes lange holdbarhed. Alle produkter er robust konstrueret og består udelukkende af førsteklasses råmaterialer – uden forurenende stoffer. Allerede når produktet udvikles, tænkes produkternes genanvendelighed ind. Desuden sørger Miele's serviceteknikere for, at du altid kan forlænge produktets holdbarhed ved reparation. Vidste du for eksempel, at Miele lagerfører 63.000 reservedele i Tyskland, så vi kan tilbyde reservedele op til 15 år efter salg af produktet.

### Lave forbrugsværdier

Miele står for innovativ teknologi og enestående resultater med et minimalt energiforbrug. Miele's kogeplader med integreret emhætte opnår energiklasse A++ og er dermed det mest energivenlige valg på markedet.

**Det er effektivt og bæredygtigt.**

### Bæredygtighed – en integreret del af Miele's dna

Omtanke for miljøet og samfundet har i mange årtier været en fundamental del af Miele's identitet. Allerede i 1970 begyndte Miele at registrere miljødata, og i 1990 blev Miele Environmental Office grundlagt. Miele's mission er at være den mest bæredygtige leverandør i industrien med omtanke for alle.



# Produktinformation

## KMDA 7634 FR/FL



- Induktionskogeplade med integreret bordemfang
- KMDA 7634 FR: Med ramme (frame)
- KMDA 7634 FL: Uden ramme, afrundede kanter (frameless) – kan planforsænknes
- SmartSelect, hurtig og nem betjening
- 4 PowerFlex-kogezoner
- Booster og TwinBooster
- Opkogsautomatik
- Stop&Go
- Timer
- Permanent registrering af gryde/grydestørrelse
- Varmholdningsfunktion
- Lock&Wipe
- Recall-funktion, ved utilsigtet slukning bliver indstillingerne gemt
- Individuelle indstillingsmuligheder
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Låsefunktion
- Beskyttelse mod overophedning
- Emfang med udluftning til det fri/recirkulation
- CleanCover, nem og sikker rengøring af emfang
- Fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- Væske-opsamlingskapacitet i alt: 0,5 l
- Energiforbrug: A++
- 25,1 kWh/år
- ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: A
- Luft og lyd (150 mm Ø): Boost: 570 m<sup>3</sup>/t EN 61591  
Maks.: 490 m<sup>3</sup>/t EN 61591, 69 dB(A) re 1 pW
- Con@ctivity 3.0
- 5/15 min. efterløbstid
- Fleksibel installation – blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre
- Etilslutning: 2N AC 230 V+jord, 7,5 kW – 16 A

**KMDA 7634 FR, med ramme**  
M.nr. 11491410

**KMDA 7634 FL, uden ramme**  
M.nr. 11491420

Husk at købe fladkanaler mv. separat.

### Tryghed med Miele – 15 års reservedelsgaranti

Miele er et af verdens førende premium brands. Immer Besser er vores brand's DNA og dybt forankret i vores 120 års historie. Det definerer, hvordan vi vil fortsætte vores mission og konstant være garant for højeste kvalitet. Vi bruger kun de bedste råmaterialer, lige som vores skrappe kvalitetskontrol sikrer, at vi altid leverer pålidelige og holdbare produkter med lang levetid. Køber du et Miele produkt, er du altid garanteret 15 års reservedelsgaranti. Det gælder også Miele's 2-i-1, så du kan være tryk ved, at produktet altid kan repareres, og du undgår en evt. ombygning af bordplade mv.



# Installation

## Fleksible installationsmuligheder

Installer din 2-i-1 som du bedst kan lide den:

- Med eller uden stålramme
- Oven på bordpladen eller planforsænket
- Med aftræk til det fri eller med recirkulation
- Med blæseren og tilslutningsstuds til aftræk placeret bagud, til højre eller til venstre – som det passer bedst i dit underskab

## Med ramme

Oven på bordplade



## Uden ramme

Oven på bordplade




## Uden ramme


I plan med bordplade



## Recirkulation




## Aftræk til det fri



## Tjekliste ved installation af Miele 2-i-1





- Min. bordpladedybde: 600 mm
- Minimumsafstand til let antændelige materialer over kogepladen: 600 mm
- Minimumsbredde på køkkenmodul: 900 mm (2-i-1 skal være tilgængelig nedefra i tilfælde af reparation)
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks:  
KMDA 7634 FR 194 mm  
KMDA 7634 FL 200 mm
- Vær opmærksom på at øverste stykke i underskabet skal blændes af
- Bordemfangets aftagelige opsamlingsbakke skal være frit tilgængelig og kunne tages af ved rengøring
- Bund til beskyttelse af ledninger skal være demonterbar
- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Ved nogle indbygningssituationer kan det være nødvendigt at flytte sokkelbenene
- Bordemfangets udblæsningsretning er som standard bagud. Udblæsningsretningen kan desuden drejes til højre eller venstre (se tegninger)
- Udblæsningsstuds beregnet til fladkanaler (222 x 89 mm). Vi anbefaler Miele's fladkanaler. Vær opmærksom på, at disse ikke følger med som standard
- Vi fraråder højflexible (harmonika) udblæsningskanaler
- Ved tilslutning med recirkulation anbefaler Miele at montere DUU 1000-2 (ombygningssæt til recirkulation)
- Recirkulationsmodulet kan monteres i soklen på siden eller bagsiden af kogeøen. Montering på bagsiden er kun muligt ved ekstra dybe bordplader
- Udblæsningsretningen på DUU 1000-2 skal så vidt muligt vende mod det åbne rum. Der skal være tilstrækkelig afstand til vægge, møbler etc.
- Se yderligere anbefalinger til indbygning af 2-i-1 (KMDA 7634 FR/FL) i brugsanvisningen. Kan downloades fra [www.miele.dk](http://www.miele.dk)



# Installation





## KMDA 7634 FL – uden stålramme

KMDA 7634 FL – Uden stålramme, monteret oven på 600 mm dyb bordplade







- 1: Korpusbagvæg (valgfri): Luftkanalen føres bag indbygningsskabets korpusbagvæg. Korpusbagvæggen skal kunne tages af i tilfælde af reparation. Til føring af luftkanalen skal der mellem korpusvæggen og en væg eller et køkkenmodul være en afstand på min. 110 min.
- 2: Opsamlingsbakke: Den aftagelige opsamlingsbakke skal være tilgængelig efter monteringen.

KMDA 7634 FL – Uden stålramme, monteret oven på >600 mm dyb bordplade







- 1: Korpusbagvæg (valgfri): Luftkanalen føres bag indbygningsskabets korpusbagvæg. Korpusbagvæggen skal kunne tages af i tilfælde af reparation. Til føring af luftkanalen skal der mellem korpusvæggen og en væg eller et køkkenmodul være en afstand på min. 110 min.
  - 2: Variabel længde på mellemstykke.
  - 3: Opsamlingsbakke: Den aftagelige opsamlingsbakke skal være tilgængelig efter monteringen.
- x = målet, hvormed bordpladedybden er over 600 mm.

KMDA 7634 FL – Uden stålramme, planforsænket i 600 mm dyb bordplade



- 1: Korpusbagvæg (valgfri): Luftkanalen føres bag indbygningsskabets korpusbagvæg. Korpusbagvæggen skal kunne tages af i tilfælde af reparation. Til føring af luftkanalen skal der mellem korpusvæggen og en væg eller et køkkenmodul være en afstand på min. 110 min.
- 2: Opsamlingsbakke: Den aftagelige opsamlingsbakke skal være tilgængelig efter monteringen.

KMDA 7634 FL – Uden stålramme, planforsænket i >600 mm dyb bordplade







- 1: Korpusbagvæg (valgfri): Luftkanalen føres bag indbygningsskabets korpusbagvæg. Korpusbagvæggen skal kunne tages af i tilfælde af reparation. Til føring af luftkanalen skal der mellem korpusvæggen og en væg eller et køkkenmodul være en afstand på min. 110 min.
  - 2: Variabel længde på mellemstykke.
  - 3: Opsamlingsbakke: Den aftagelige opsamlingsbakke skal være tilgængelig efter monteringen.
- x = målet, hvormed bordpladedybden er over 600 mm.

# Installation





## KMDA 7634 FR – med stålramme

KMDA 7634 FR – Med stålramme, monteret oven på 600 mm dyb bordplade



- 1: Korpusbagvæg (valgfri): Luftkanalen føres bag indbygningsskabets korpusbagvæg. Korpusbagvæggen skal kunne tages af i tilfælde af reparation. Til føring af luftkanalen skal der mellem korpusvæggen og en væg eller et køkkenmodul være en afstand på min. 110 min.
- 2: Opsamlingsbakke: Den aftagelige opsamlingsbakke skal være tilgængelig efter monteringen.


KMDA 7634 FR - Med stålramme, monteret oven på >600 mm dyb bordplade



- 1: Korpusbagvæg (valgfri): Luftkanalen føres bag indbygningsskabets korpusbagvæg. Korpusbagvæggen skal kunne tages af i tilfælde af reparation. Til føring af luftkanalen skal der mellem korpusvæggen og en væg eller et køkkenmodul være en afstand på min. 110 min.
  - 2: Variabel længde på mellemstykke.
  - 3: Opsamlingsbakke: Den aftagelige opsamlingsbakke skal være tilgængelig efter monteringen.
- x = målet, hvormed bordpladedybden er over 600 mm.


# Installation

KMDA 7634 FL – Monteret på bordplade




- 1: Forrest
- 2: Aftagelig opsamlingsbakke
- 3: Klemkasse med tilslutningsledning (L = 1.440 mm)
- 4: Tilslutning luftkanal bagud (standard)
- 5: Tilslutning luftkanal til højre (ombygning nødvendig)
- 6: Tilslutning luftkanal til venstre (ombygning nødvendig)

KMDA 7634 FL – Planforsænket



- 1: Forrest
- 2: Aftagelig opsamlingsbakke
- 3: Klemkasse med tilslutningsledning (L = 1.440 mm)
- 4: Trinfræsning
- 5: Trælister (medfølger ikke v/levering)
- 6: Tilslutning luftkanal bagud (standard)
- 7: Tilslutning luftkanal til højre (ombygning nødvendig)
- 8: Tilslutning luftkanal til venstre (ombygning nødvendig)

KMDA 7634 FR – Monteret på bordplade



- 1: Forrest
- 2: Aftagelig opsamlingsbakke
- 3: Klemkasse med tilslutningsledning (L = 1.440 mm)
- 4: Tilslutning luftkanal bagud (standard)
- 5: Tilslutning luftkanal til højre (ombygning nødvendig)
- 6: Tilslutning luftkanal til venstre (ombygning nødvendig)





# Tilbehør

## Fladkanaler

Mieles bordemfang er fleksibelt på alle måder: Den interne blæser kan både anvendes til recirkulation og udluftning til det fri.


Vi anbefaler at lede den indsugete luft ud af underskabet via et fladkanalsystem. Til maksimal fleksibilitet og enkel montering tilbyder vi et stort udvalg af kanaldele, der alle sikrer, at bordemfanget yder en optimal udsugningseffekt. Alle dele er gensidigt kompatible og af hvid, svært antændelig plast (brandbeskyttelsesklasse B1 og godkendt efter nålflammetest). Til sikker forbindelse af de enkelte elementer anvendes tætningsbånd.



## DFK-DB

- Tætningsbånd til fladkanalsystem DFK
- Hvid, længde 10 m


M.-nr. 10820390 **Pris kr. 75,00**



## DUU-AD

- Afdækningsgitter til DUU 1000-2
- En langside forhøjet med 6 mm


M.-nr. 10921880 **Pris kr. 445,00**



## DFK-R 1000

- Lige stykke, 1 m


M.-nr. 10811340 **Pris kr. 275,00**



## DFK-BH 90

- Horizontal bue 90°


M.-nr. 10811390 **Pris kr. 275,00**



## DFK-BV 90

- Vertikal bue 90°
- 150 mm dyb og høj


M.-nr. 10811470 **Pris kr. 275,00**



## DFK-AK 90

- Adapter flad – rund 90°


M.-nr. 11590720 **Pris kr. 275,00**



## DFK-BH 45

- Horizontal bue 45°


M.-nr. 10811450 **Pris kr. 275,00**



## DFK-BV 90

- Vertikal bue 90°
- 170 mm dyb og høj


M.-nr. 10811410 **Pris kr. 275,00**



## DFK-A

- Adapter flad – rund


M.-nr. 10811430 **Pris kr. 275,00**



## DFK-BH 15

- Horizontal bue 15°


M.-nr. 10811460 **Pris kr. 225,00**



## DFK-V

- Samlestykke, forbinder lige fladkanaldele


M.-nr. 10811360 **Pris kr. 150,00**



## DFK-L

- Ved pladsmangel (hvor DFK-V ikke kan bruges)
- Ved montering sættes forlængerstykket DFK-L på fladkanalstykket, fladkanalen monteres, og forlængerstykket DFK-L skubbes over samlingen


M.-nr. 11051270 **Pris kr. 275,00**



## Aftræk til det fri DFK-M

- Murkasse fladkanal


M.-nr. 99004790 **Pris kr. 1.195,00**



## Til recirkulation DUU 1000-2

- Ombygningssæt til recirkulation
- Inkl. regenererbart lugtfilter med aktivt kul

M.-nr. 11207310 **Pris kr. 2.695,00**



## Aftræk til det fri DMK 150-1

- Murkasse

M.-nr. 11258630 **Pris kr. 1.495,00**




# Tilbehørspakker


## KMDA 7634 FR/FL – frit aftræk

Standardsæt til frit aftræk		DFKS-A-1
Antal	Type	M.-nr.
1	DFK-BV 90 ①	M.-nr. 10811410
1	DFK-R 1000 ②	M.-nr. 10811340
1	DFK-A ③	M.-nr. 10811430
1	DFK-BH 90 ④	M.-nr. 10811390
1	DFK-AK 90 ⑤	M.-nr. 11590720
1	DMK 150-1 ⑥	M.-nr. 11258630
1	DFK-DB	M.-nr. 10820390

**Eksempel A**  
600 mm dyb bordplade.




**Eksempel B**  
600 mm dyb bordplade.




Min. 80 mm af DFK-R 1000 ② mellem DFK-BV 90 ① og DFK-AK 90 ⑤.  
 FL planforsænket:  $\geq 354^{+5}$  mm fra toppen af bordpladen/-kogepladen til center af rundt aftræk.  
 FL ovenpå bordplade:  $\geq 350^{+5}$  mm fra toppen af bordpladen til center af rundt aftræk.  
 FR oven på bordplade:  $\geq 348^{+5}$  mm fra toppen af bordpladen til center af rundt aftræk.

**Eksempel C**  
600 mm dyb bordplade.




**Eksempel D**  
>600 mm dyb bordplade.




OBS! Denne løsning kræver køb af en ekstra DFK-BV 90 (alternativt DFK-BVK 90).

**Eksempel E**  
>600 mm dyb bordplade.




⑦ = DFK-V. ⑧ = DFK-M. Min. 80 mm lodret DFK-R 1000 ② mellem DFK-BV 90 ① og DFK-BV 90 ①.  
 102 mm fra toppen af kogepladen til center af fladkanal til aftræk.  
 Køb evt. ekstra DFK-R 1000.

**Eksempel F**  
600 mm dyb bordplade.




**Eksempel G**  
600 mm dyb bordplade.



⑦ = DFK-V. Køb evt. ekstra DFK-R 1000.

**Eksempel H**  
600 mm dyb bordplade.



Eksempel A-D er montering ved brug af standardsæt. Individuelle forhold kan gøre, at der er behov for yderligere tilbehør, se side 18-19.

Samlet pakkepris M.-nr. 11737480 2.895,00







Leveres fra marts 2021. Indtil da bruges DFKS-A – se miele.dk

# Tilbehørspakker


## KMDA 7634 FR/FL – recirkulation

### Standardsæt til recirkulation DFKS-U

Antal	Type	M.-nr.
2	DFK-BV 90 ①	M.-nr. 10811410
2	DFK-R 1000 ②	M.-nr. 10811340
1	DFK-V ③	M.-nr. 10811360
1	DFK-BH 90 ④	M.-nr. 10811390
1	DFK-L ⑤	M.-nr. 11051270
1	DUU-1000-2 ⑥	M.-nr. 11207310
1	DFK-DB	M.-nr. 10820390




**Eksempel A**  
600 mm dyb bordplade.




Køb evt. ekstra DKF-R 1000.

**Eksempel B**  
600 mm dyb bordplade.




Minimumsmål dybde og bredde:  
 A: Front af kogeplade til bagkant af fladkanal: FL 560 mm/FR 563 mm  
 B: Front af cirkulationsboks til bagkant af fladkanal: 556 mm  
 C: Kogeplade til cirkulationsboks: FL 1254 mm/FR 1257 mm

**Eksempel C**  
>600 mm dyb bordplade.




**Eksempel D**  
600 mm dyb bordplade.




Køb evt. ekstra DKF-R 1000.

**Eksempel E**  
>600 mm dyb bordplade.




Køb evt. ekstra DKF-R 1000.

**Eksempel F**  
>600 mm dyb bordplade.




For fuld dybde i køkkenskuffer – løsning med 60 cm dybt køkkenskab med ekstra køkkenskab bagved

**Eksempel G**  
600 mm dyb bordplade.




Køb evt. ekstra DKF-R 1000.

**Eksempel H**



Køkkenskab uden sokkel – recirkulationsboks fastgjort til bunden af køkkenskab. Vær opmærksom på, at der er ikke forborede huller i recirkulationsboksen.

**Eksempel I**  
>600 mm dyb bordplade.




For bedste resultat anbefales det, at recirkulationsboksen fræses ind i skabet. Brug evt. DUU-AD. Ved længere afstand indsæt evt. ② og ③ mellem ④ og ⑥.

Samlet pakkepris M.-nr. 11250350 3.895,00

# Miele



## Mieles køkkenunivers – oplev det ekstraordinære



### Nyt online køkkenunivers

Passioneret madelsker? Udvid dit repertoire af lækre madopskrifter, og hent inspiration til din køkkenindretning. Oplev Mieles nye online køkkenunivers, og træd ind i en verden af mad, mode, kunst og design.

Miele A/S  
Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup  
Tlf.: 4327 1310  
[www.miele.dk](http://www.miele.dk)  
[www.miele-shop.dk](http://www.miele-shop.dk)

**Miele. Immer Besser.**



### Kitchen stories

#### 1000+ gratis opskrifter på mobilen

Få adgang til alverdens madopskrifter og how-to-videor med Miele@mobile-appen. Inspiration, kærlighed til mad og perfekte resultater – det er fordelene ved et nyt, eksklusivt partnerskab mellem Miele og Berlin start-up'en Kitchen Stories. "The shooting star" blandt madportaler er allerede kåret som bedste mad-app af Apple og Google.