



**Miele**



PRIS- OG PRODUKTOVERSIGT  
**MIELE KØKKENPARTNER**  
JUNI 2020





Findes dette ikon ud for produktet,  
medfølger et gavebevis eller  
værdikupon ved køb.

# MIELE. IMMER BESSER.

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Miele og bæredygtighed                                    | 4   |
| Miele i 4 smukke farver                                   | 6   |
| Ovne                                                      | 10  |
| Dampovne                                                  | 14  |
| Dampovne med ovnfunktion                                  | 19  |
| Dampovne med mikrobølger                                  | 23  |
| Mikrobølgeovne                                            | 24  |
| Kompaktovne med mikrobølger                               | 27  |
| Espressomaskiner                                          | 28  |
| Gourmet-varmeskuffer og<br>Vakuumforseglerskuffer         | 34  |
| Kogeplader                                                | 38  |
| Glaskeramiske- og gaskogeplader                           | 41  |
| Induktionskogeplader                                      | 42  |
| Induktionskogeplader med<br>integreret bordemfang         | 47  |
| SmartLine                                                 | 50  |
| Emhætter                                                  | 52  |
| Integrerbare køleskabe,<br>fryseskabe og Køle-/fryseskabe | 66  |
| Fritstående køleskabe og fryseskabe                       | 72  |
| Fritstående Køle-/fryseskabe                              | 76  |
| Vinkøleskabe                                              | 82  |
| MasterCool                                                | 86  |
| Opvaskemaskiner                                           | 90  |
| Vaskemaskiner                                             | 106 |
| Vaske-tørremaskiner                                       | 112 |
| Tørretumblere                                             | 116 |
| Strygeruller/FashionMaster                                | 122 |
| Tilbehør, produktpleje<br>og vaskemidler                  | 125 |

FIND INDBYGNINGSSKITSER PÅ MIELE.DK  
ELLER RING TIL VORES KUNDECENTER  
PÅ TELEFON 4327 1310



# LANG HOLDBARHED

***I mere end 120 år har vi lovet, at du kan stole på Miele.***

*Som den eneste producent i branchen tester vi vores produkter til en levetid på op til 20 år. Vi kan derfor tilbyde dig enestående pålidelighed og tryghed – og et valg, der er godt for miljøet.*

*Alle produkter er robust konstrueret og består udelukkende af førsteklasses råmaterialer – uden forurenende stoffer. Allerede når produktet udvikles, tænkes produkternes genanvendelighed ind. Der bruges kun materialer, som kan genbruges, og produkterne er bygget, så de nemt kan skilles ad, og de enkelte dele kan genanvendes. Det er effektivt og bæredygtigt.*

*Desuden sørger Miele's serviceteknikere for, at du altid kan forlænge produktets holdbarhed ved reparation. Faktisk leverer Miele reservedele til produkter, der udgik af produktion for helt op til 15 år siden. Også de nye teknologiske muligheder gør, at vi via softwareopdateringer hele tiden kan holde dit produkt opdateret og dermed forlænge levetiden.*

# LAVE FORBRUGSVÆRDIER

*Miele står for innovativ teknologi og enestående resultater med et minimalt energiforbrug. Fra år 2000 til år 2018 har Miele reduceret produkternes energiforbrug drastisk. Eksempelvis er tørretumblernes energiforbrug formindsket med 71%, og vaskemaskinernes energiforbrug med 63%. Samtidig sikrer innovationer som TwinDos (automatisk dosering på vaskemaskiner) og AutoDos (automatisk dosering på opvaskemaskiner), at vi kun forbruger den mængde vaske-/opvaskemiddel, der er nødvendig for at opnå perfekte resultater. Dermed undgås overforbrug af rengøringsmidler.*

***Det er effektivt og bæredygtigt.***

# BÆREDYGTIGHED – EN INTEGRERET DEL AF MIELES DNA

*Omtanke for miljøet og samfundet har i mange årtier været en fundamental del af Miele's identitet. Allerede i 1970 begyndte Miele at registrere miljødata, og i 1990 blev Miele Environmental Office grundlagt. Miele's mission er at være den mest bæredygtige leverandør i industrien med omtanke for alle.*








# MIELE I 4 SMUKKE FARVER

*Med Miele's køkkenprodukter kan du gå hele vejen. PureLine- og VitroLine-designet giver dig alle muligheder for at skabe en smagfuld køkkenindretning og gennemføre en fuldstændig individuel og personlig indretning med køkkenprodukter, der matcher din stil og farveholdning. På [miele.dk](http://miele.dk) kan du se farvevarianter for hvert produkt.*



## GRAFITGRÅ

*Grafitgrå er trendy og giver dit køkken et eksklusivt udseende. Den moderigtige nuance er mørk og kølig. Udstråler elegance, tager hårdheden ud af de lige linjer og giver et rent og diskret design.*



## CLEANSTEEL

*CleanSteel har et rå og enkelt udtryk, som passer i de fleste køkkener, uanset om stilen er industriel eller varm og klassisk. Bemærk desuden, at CleanSteel også fås i Miele's ContourLine-design, der passer godt til et køkken med fyldningslåger.*







Med køkkenprodukter i farven Brillanthvid kan du skabe et gennemført lyst og blidt lys i et hvidt køkken. Vælg eventuelt et alternativt greb i Brillanthvid, eller et af de andre mange forskellige greb.

BRILLANTHVID



Obsidiansort er elegant og stilrent, både sammen med sorte elementer og andre farver og materialer. Vælg eventuelt et alternativt greb i Obsidiansort, eller et af de andre mange forskellige greb.

OBSIDIANSORT



# BETJENINGS- KONCEPTER





### **M TOUCH – MAKSIMAL ELEGANCE MED HØJESTE KOMFORT**

Med det innovative touchdisplay opfyldes alle krav til æstetik og komfort: Du styrer dit produkt hurtigt og intuitivt via direkte tryk eller swipe på displayet. Mange funktioner kan vælges med et enkelt tryk, og tekst og symboler kan altid ses. Som noget nyt kan displayets farve indstilles til en lysere tone – perfekt til hvide produkter.



### **M TOUCH S – OVERSKUELIGT OG FUNKTIONELT**

Vores kendte M Touch-teknologi tilbydes også med den samme funktionalitet i et mere smalt display-design.



### **DIRECTSENSOR – DIREKTE VALG PLUS ET 4-LINJET DISPLAY**

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



### **DIRECTSENSOR S – DIREKTE VALG PLUS 1-LINJET DISPLAY**

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



### **EASYCONTROL**

Her foretages betjeningen hurtigt og komfortabelt via to forsænkbare knapper og et display med statusinformationer som fx temperatur- og tidsindstillinger.



# OVNE

## EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Prøv Miele's **Klimaprogram** med dampskud, og nyd et mørt og saftigt stykke kød med appetitligt brunet og sprød skorpe, eller lav brød, som var det friskbagt fra bageren.

Med programmet **langtidsstegning**, hvor kødet steges skånsomt ved lav temperatur i lang tid, kan du glæde dig til et særdeles mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommes frites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

## STRESSFRI TILBEREDNING

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet? Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen.

Med **TasteControl** åbner ovnlågen automatisk en smule efter endt tilberedningsproces, og ventilationen startes, så ovnrums-klimaet hurtigt køles ned, og maden ikke bliver overtilberedt.

**Varmholdning** – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage din mad ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.

## MIELE-MADKURSER

Ved af køb af en Miele-H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 700,00). Læs mere på [miele.dk](http://miele.dk).



## GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas brunningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

## MOTIONREACT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovn-rummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

## NEM RENGØRING

\***PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev maksimal rengøringsvenlighed med **Pyrolyse** og \***PyroFit**. **Pyrolyse** er automatisk selvrens af ovnen ved meget høje temperaturer. Samtlige madrester reduceres til aske, som du let kan fjerne med en våd klud. Tilbehør med **PyroFit** tåler de høje temperaturer, så du kan lade det sidde i ovnen under processen.

Oplev flotte, blanke stålfronter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre.

## \*FOODVIEW

Se ind i ovnrummet via **Miele@home**-appen, og følg med i tilberedningen fra haven, fitness centret, arbejdet, eller hvor du end befinder dig.

Hvert minut tager **HD-kameraet** i ovnrummets loft et billede af din ret. I appen kan du se billedet og på baggrund heraf nemt tilpasse indstillingerne på ovnen, så du opnår det perfekte resultat.



**H 2267-1 B**

76 l ovnrum, 30-250 °C,  
halogenspot  
M.-nr. 11129710  
**Pris: 7.195,00**

**H 2267-1 BP**

76 l ovnrum, 30-250 °C,  
halogenspot  
M.-nr. 11129720  
**Pris: 9.995,00**

|                |                                            |                     |                            |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Nem betjening  | EasyControl                                | Opvarmingsformer    | 8                          |
| Nem rengøring  | PerfectClean, CleanGlass-dør               | Special-anvendelser | –                          |
| Ekstra komfort | Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering | Sikkerhed           | Børnesikring, Kølrig front |
|                |                                            | Netværk             | –                          |
|                |                                            | Tilbehør+           | FlexiClip-udtræk           |

|                |                                            |                     |                            |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Nem betjening  | EasyControl                                | Opvarmingsformer    | 7                          |
| Nem rengøring  | Pyrolyse, CleanGlass-dør                   | Special-anvendelser | –                          |
| Ekstra komfort | Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering | Sikkerhed           | Børnesikring, Kølrig front |
|                |                                            | Netværk             | –                          |
|                |                                            | Tilbehør+           | FlexiClip-udtræk           |

**H 2860 BP**

76 l ovnrum, 30-250 °C,  
halogenspot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11129810  
**Pris: 10.895,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11129780  
**Pris: 11.895,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11129790  
**Pris: 11.895,00**

**H 7260 BP**

76 l ovnrum, 30-300 °C,  
halogenspot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11130080  
**Pris: 12.395,00**

|                |                                            |                     |                            |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Nem betjening  | EasyControl                                | Opvarmingsformer    | 7                          |
| Nem rengøring  | Pyrolyse, CleanGlass-dør                   | Special-anvendelser | –                          |
| Ekstra komfort | Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering | Sikkerhed           | Børnesikring, Kølrig front |
|                |                                            | Netværk             | –                          |
|                |                                            | Tilbehør+           | FlexiClip-udtræk           |

|                |                                                                   |                     |                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Nem betjening  | DirectSensor S                                                    | Opvarmingsformer    | 10                         |
| Nem rengøring  | Pyrolyse, Perfect-Clean-sideribber, CleanGlass-dør                | Special-anvendelser | –                          |
| Ekstra komfort | Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer | Sikkerhed           | Børnesikring, Kølrig front |
|                |                                                                   | Netværk             | –                          |
|                |                                                                   | Tilbehør+           | FlexiClip-udtræk           |

**H 7264 BP**

76 l ovnrum, 30-300 °C,  
halogenspot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11130120  
**Pris: 15.695,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11130090  
**Pris: 16.695,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11130100  
**Pris: 16.695,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11130110  
**Pris: 16.695,00**

**H 7464 BP**

76 l ovnrum, 30-300 °C,  
LED-spot, SoftOpen/SoftClose,  
Udnyttelse af restvarme  
M.-nr. CleanSteel 11130210  
**Pris: 19.495,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11130180  
**Pris: 20.495,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11130190  
**Pris: 20.495,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11130200  
**Pris: 20.495,00**

|                |                                                                                 |                     |                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Nem betjening  | DirectSensor S                                                                  | Opvarmingsformer    | 12                         |
| Nem rengøring  | Pyrolyse, Perfect-Clean-sideribber, CleanGlass-dør                              | Special-anvendelser | –                          |
| Ekstra komfort | Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram | Sikkerhed           | Børnesikring, Kølrig front |
|                |                                                                                 | Netværk             | Miele@home                 |
|                |                                                                                 | Tilbehør+           | FlexiClip-udtræk           |

|                |                                                                                                      |                     |                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nem betjening  | DirectSensor                                                                                         | Opvarmingsformer    | 16                                        |
| Nem rengøring  | Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør                                                                    | Special-anvendelser | –                                         |
| Ekstra komfort | Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front |
|                |                                                                                                      | Netværk             | Miele@home                                |
|                |                                                                                                      | Tilbehør+           | Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit |

**H 7464 BPX**

Grebsfri, 76 l ovnrum, 30-300 °C, LED-spot, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. Brillanthvid 11130220  
**Pris: 20.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130230  
**Pris: 20.495,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130240  
**Pris: 20.495,00**

|                |                                                                                                    |                     |                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nem betjening  | DirectSensor                                                                                       | Opvarmningsformer   | 16                                        |
| Nem rengøring  | Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør                                                                  | Special-anvendelser | –                                         |
| Ekstra komfort | Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front  |
|                |                                                                                                    | Netværk             | Miele@home                                |
|                |                                                                                                    | Tilbehør+           | Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit |

**H 7660 BP**

76 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. CleanSteel 11130280  
**Pris: 23.795,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11130250  
**Pris: 24.795,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130260  
**Pris: 24.795,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130270  
**Pris: 24.795,00**

|                |                                                                                                                                   |                     |                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nem betjening  | M Touch S                                                                                                                         | Opvarmningsformer   | 20                                        |
| Nem rengøring  | Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør                                                                           | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.    |
| Ekstra komfort | Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front  |
|                |                                                                                                                                   | Netværk             | Miele@home                                |
|                |                                                                                                                                   | Tilbehør+           | Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit |

**H 7860 BP**

76 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. CleanSteel 11130360  
**Pris: 31.495,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11130320  
**Pris: 32.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130330  
**Pris: 32.495,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130340  
**Pris: 32.495,00**

|                |                                                                                                                                   |                     |                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Nem betjening  | M Touch                                                                                                                           | Opvarmningsformer   | 20                                                 |
| Nem rengøring  | Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør                                                                           | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.             |
| Ekstra komfort | Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front           |
|                |                                                                                                                                   | Netværk             | Miele@home, FoodView                               |
|                |                                                                                                                                   | Tilbehør+           | Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit |

**H 7860 BPX**

Grebsfri, 76 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. Brillanthvid 11130370  
**Pris: 32.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130380  
**Pris: 32.495,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130390  
**Pris: 32.495,00**

|                |                                                                                                                                   |                     |                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Nem betjening  | M Touch                                                                                                                           | Opvarmningsformer   | 20                                                 |
| Nem rengøring  | Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør                                                                           | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.             |
| Ekstra komfort | Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front           |
|                |                                                                                                                                   | Netværk             | Miele@home, FoodView                               |
|                |                                                                                                                                   | Tilbehør+           | Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit |

**H 7890 BP**

848 mm bred, 90 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. 11130430  
**Pris: 62.495,00**

|                |                                                                                                                                   |                     |                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Nem betjening  | M Touch (skråtstillet)                                                                                                            | Opvarmningsformer   | 20                                                 |
| Nem rengøring  | Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør                                                                           | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.             |
| Ekstra komfort | Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front           |
|                |                                                                                                                                   | Netværk             | Miele@home, FoodView                               |
|                |                                                                                                                                   | Tilbehør+           | Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit |

## KVALITET DU KAN REGNE MED

Alle Miele-produkter, inkl. ovne, er testet til en lang levetid. For at sikre højeste kvalitet tester Miele alle produkter med yderst strenge holdbarhedskrav.

For eksempel:

- Åbnes/lukkes ovnlågen 36.000 gange.
- Grill-legemet belastes uafbrudt ved maksimal effekt i 400 timer.
- Varmluft-programmet testes uafbrudt i 3.000 timer.
- Kølesystem kører uafbrudt i 5.000 timer.

Miele vælger altid førsteklases materialer, og derfor vil du bl.a. opleve et eksklusivt ovngreb udført i ét stykke rustfrit stål for allerhøjeste æstetiske kvalitet og i ergonomisk korrekt udformning.



# DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

## EKSTRAORDINÆRE OG SUNDE MADOPLEVELSER

Med tilberedning med damp får du sunde, møre og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer og mineraler samt råvarernes farver og bid.

Med **sous-vide** tilberedes vakuumpakket mad ved konstante, lave temperaturer. Resultatet er smagsintensivt og ensartet tilberedt mad. Miele-ovne med dampfunktion er særligt velegnede til sous-vide, idet **\*DualSteam** sikrer en hurtig og ensartet dampfordeling i hele ovnrummet – selv ved lave temperaturer. Dét giver præcision og fuld kontrol over tilberedningsprocessen og perfekte resultater.

## MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile appen og følg med i valgte programmer og resterende tid(er). Tilpas temperaturen eller brug timer-funktionen via appen.

## MIELE-MADKURSER

Ved af køb af en Miele-H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 700,00). Læs mere på [miele.dk](http://miele.dk).

## 3-I-1 PRODUKT

Med **dampovne med ovnfunktion** (DGC) eller **dampovne med mikrobølger** (DGM) får du tre ovne i én. En dampovn, en almindelig ovn eller en mikrobølgeovn, og en kombination – tilberedning med damp og en anden opvarmningsform samtidig. Tilbered fx mad med damp og mikrobølger på én gang, og udnyt fordelene ved skånsom og alligevel hurtigt tilberedning.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen. For endnu nemmere betjening af din ovn.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen, eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

Dampovne med ovnfunktion med **DirectWaterPlus** tilsluttes dit faste vandtiløb- og afløb, så du hverken skal fylde vandbeholderen eller tømme kondensbeholderen.

Lækre retter på ingen tid: \***Mix & Match** giver dig inspiration og mulighed for at tilberede forskellige fødevarer på en tallerken eller en bageplade på samme tid. Sæt det hele i ovnen på én gang og nyd en dejlig middag efter ca. 30 min. Perfekt til hverdagen.

## GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

## NEM RENGØRING

Oplev flotte, blanke stålfronter med CleanSteel. Alle Miele-ovne i stål har CleanSteel, der gør overfladen betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Med \***PerfectClean**-overfladen bliver rengøringen endnu nemmere, og du kan endda spare bagepapiret til fx bagepladen. Fastbrændte madrester fjernes blot med opvaskeborste og evt. et mildt opvaskemiddel. PerfectClean-emalet er yderst slidstærkt. Du kan sågar skære brødet eller pizza'en direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre. Alle Miele-dampovne har en række rengøringsprogrammer fx til **automatisk afkalkning**.



# DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

## HURTIG OG NEM MAD – OG MINDRE MADSPILD

Med Miele's **\*Mix & Match**-funktion bliver det nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid.

I Miele@mobile-appen kan du ud fra en lang liste af fødevarer udvælge og kombinere op til tre forskellige råvarer, som du ønsker at bruge i din ret.

Læg alle fødevarerne på en tallerken eller en bageplade, og stil det i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er færdig på under en halv time – slut med at være opmærksom på forskellige tilberedningstider og temperaturer.

Appen sender automatisk programindstillingerne til din ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen.

Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration i appen, og undgå en ekstra tur i supermarkedet.

**Nemmere bliver det ikke!**





### *VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MEDFØLGER:*

- 2 fade med huller i rustfrit stål
  - 1 fad uden huller i rustfrit stål
  - 1 bage-/stegerist
  - 1 opsamlingsfad
  - Gavebevis til kokebøgerne  
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"
- 

### *VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MED OVNFUNCTION MEDFØLGER:*

- 1 bradepande med PerfectClean
  - 1 bage-/stegerist med PerfectClean
  - 1-2 fad(e) med huller i rustfrit stål  
(afhænger af model)
  - 1 fad uden huller i rustfrit stål
  - 1 sæt FlexiClip-udtræk med PerfectClean  
(afhænger af model)
  - Gavebevis til kokebøgerne  
"Bagning, stegning, dampning" og "Sous-vide"
- 

### *VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MED MIKROBØLGER MEDFØLGER:*

- 2 fade med huller i rustfrit stål
- 1-2 fad(e) uden huller i rustfrit stål  
(afhænger af model)
- 1 bage-/stegerist
- 1 glasbradepande
- Gavebevis til kokebøgerne  
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"





**DG 2840**

40-100 °C,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11137810  
**Pris: 9.495,00**

EASY SENSOR  
40 l  
OVNEN I RUSTFRI STÅL  
DUAL STEAM  
AUTOMATIK PROGRAMMER



**DG 7240**

40-100 °C,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11137870  
**Pris: 11.895,00**

DIRECT SENSOR S  
40 l  
OVNEN I RUSTFRI STÅL  
DUAL STEAM  
AUTOMATIK PROGRAMMER

|                    |                                                          |                     |   |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---|
| Nem betjening      | EasySensor                                               | Special-anvendelser | – |
| Opvarmnings-former | 5                                                        | Sikkerhed           | – |
| Ekstra komfort     | Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning | Netværk             | – |

|                    |                                                          |                     |                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nem betjening      | DirectSensor S                                           | Special-anvendelser | Hævning af dej, Op-tøning, Chokolade-smeltning m.m. |
| Opvarmnings-former | 6                                                        | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås                         |
| Ekstra komfort     | Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning | Netværk             | Miele@home                                          |



**DG 7440**

40-100 °C, 2 LED-spots,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11137910  
**Pris: 15.695,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11137880  
**Pris: 16.695,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11137890  
**Pris: 16.695,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11137900  
**Pris: 16.695,00**

DIRECT SENSOR  
40 l  
OVNEN I RUSTFRI STÅL  
DUAL STEAM  
SOUS VIDE  
AUTOMATIK PROGRAMMER

|                    |                                                                     |                     |                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nem betjening      | DirectSensor                                                        | Special-anvendelser | Hævning af dej, Op-tøning, Chokolade-smeltning m.m. |
| Opvarmnings-former | 8                                                                   | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås                         |
| Ekstra komfort     | Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning, Sous-vide | Netværk             | Miele@home                                          |



**DGC 7440 XL**

45 niche  
 M.-nr. Cleansteel 11138470  
**Pris: 23.295,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11138440  
**Pris: 24.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138450  
**Pris: 24.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138460  
**Pris: 24.295,00**

|                  |                                                                 |                     |                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Nem betjening    | DirectSensor                                                    | Opvarmingsformer    | 24                                       |
| DirectWater Plus | –                                                               | Special-anvendelser | Hævning af dej, Chokolade-smeltning m.m. |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match | Tilpasset dig       | Egne programmer                          |
|                  |                                                                 | Sikkerhed           | Bornesikring, Betjeningslås              |
|                  |                                                                 | Netværk             | Miele@home                               |
|                  |                                                                 | Tilbehør+           | –                                        |

**DGC 7440 X XL**

Grebsfri, 45 niche  
 M.-nr. Brillanthvid 11138480  
**Pris: 24.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138490  
**Pris: 24.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138500  
**Pris: 24.295,00**

|                  |                                                                 |                     |                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Nem betjening    | DirectSensor                                                    | Opvarmingsformer    | 24                                       |
| DirectWater Plus | –                                                               | Special-anvendelser | Hævning af dej, Chokolade-smeltning m.m. |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match | Tilpasset dig       | Egne programmer                          |
|                  |                                                                 | Sikkerhed           | Bornesikring, Betjeningslås              |
|                  |                                                                 | Netværk             | Miele@home                               |
|                  |                                                                 | Tilbehør+           | –                                        |

**DGC 7640 XL**

45 niche  
 M.-nr. Cleansteel 11138870  
**Pris: 29.995,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11138840  
**Pris: 30.995,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138850  
**Pris: 30.995,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138860  
**Pris: 30.995,00**

|                  |                                                                                                          |                     |                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| Nem betjening    | M Touch S                                                                                                | Opvarmingsformer    | 24                                       |
| DirectWater Plus | –                                                                                                        | Special-anvendelser | Hævning af dej, Chokolade-smeltning m.m. |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                 |
|                  |                                                                                                          | Sikkerhed           | Bornesikring, Betjeningslås              |
|                  |                                                                                                          | Netværk             | Miele@home                               |
|                  |                                                                                                          | Tilbehør+           | Stegetermometer                          |

**DGC 7840 XL**

45 niche  
 M.-nr. Cleansteel 11138950  
**Pris: 34.695,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11138920  
**Pris: 35.695,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138930  
**Pris: 35.695,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138940  
**Pris: 35.695,00**

|                  |                                                                                                          |                     |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nem betjening    | M Touch                                                                                                  | Opvarmingsformer    | 24                                                       |
| DirectWater Plus | –                                                                                                        | Special-anvendelser | Hævning af dej, Chokolade-smeltning m.m.                 |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                                 |
|                  |                                                                                                          | Sikkerhed           | Bornesikring, Betjeningslås                              |
|                  |                                                                                                          | Netværk             | Miele@home                                               |
|                  |                                                                                                          | Tilbehør+           | Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean |

**DGC 7840 X XL**

Grebsfri, 45 niche  
 M.-nr. Brillanthvid 11138780  
**Pris: 35.695,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138790  
**Pris: 35.695,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138800  
**Pris: 35.695,00**

|                  |                                                                                                          |                     |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nem betjening    | M Touch                                                                                                  | Opvarmingsformer    | 24                                                       |
| DirectWater Plus | –                                                                                                        | Special-anvendelser | Hævning af dej, Chokolade-smeltning m.m.                 |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                                 |
|                  |                                                                                                          | Sikkerhed           | Bornesikring, Betjeningslås                              |
|                  |                                                                                                          | Netværk             | Miele@home                                               |
|                  |                                                                                                          | Tilbehør+           | Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean |

**DGC 7845 XL**

DirectWater Plus, 45 niche  
 M.-nr. Cleansteel 11138990  
**Pris: 36.695,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11138960  
**Pris: 37.695,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138970  
**Pris: 37.695,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138980  
**Pris: 37.695,00**

|                  |                                                                                                          |                     |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nem betjening    | M Touch                                                                                                  | Opvarmingsformer    | 24                                                       |
| DirectWater Plus | Fast vandtil-/afløb                                                                                      | Special-anvendelser | Hævning af dej, Chokolade-smeltning m.m.                 |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                                 |
|                  |                                                                                                          | Sikkerhed           | Bornesikring, Betjeningslås                              |
|                  |                                                                                                          | Netværk             | Miele@home                                               |
|                  |                                                                                                          | Tilbehør+           | Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean |





**DGC 7845 X XL**

DirectWater Plus, Grebsfri, 45 niche  
M.-nr. Brillanthvid 11138810  
**Pris: 37.695,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11138820  
**Pris: 37.695,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11138830  
**Pris: 37.695,00**

Icons: M TOUCH, 48€, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL, DIRECT WATER+

|                  |                                                                                                          |                     |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nem betjening    | M Touch                                                                                                  | Opvarmingsformer    | 24                                                       |
| DirectWater Plus | Fast vandtil-/afløb                                                                                      | Special-anvendelser | Hævnning af dej, Chokolade-smeltning m.m.                |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                                 |
|                  |                                                                                                          | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås                              |
|                  |                                                                                                          | Netværk             | Miele@home                                               |
|                  |                                                                                                          | Tilbehør+           | Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean |



**DGC 7460 XXL**

60 niche  
M.-nr. Cleansteel 11138740  
**Pris: 32.895,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11138510  
**Pris: 33.895,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11138680  
**Pris: 33.895,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11138710  
**Pris: 33.895,00**

Icons: DIRECT SENSOR, 68€, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL

|                  |                                                                 |                     |                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nem betjening    | DirectSensor                                                    | Opvarmingsformer    | 24                                        |
| DirectWater Plus | –                                                               | Special-anvendelser | Hævnning af dej, Chokolade-smeltning m.m. |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match | Tilpasset dig       | Egne programmer                           |
|                  |                                                                 | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås               |
|                  |                                                                 | Netværk             | Miele@home                                |
|                  |                                                                 | Tilbehør+           | –                                         |



**DGC 7460 X XXL**

Grebsfri, 60 niche  
M.-nr. Brillanthvid 11138750  
**Pris: 33.895,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11138760  
**Pris: 33.895,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11138770  
**Pris: 33.895,00**

Icons: DIRECT SENSOR, 68€, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL

|                  |                                                                 |                     |                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nem betjening    | DirectSensor                                                    | Opvarmingsformer    | 24                                        |
| DirectWater Plus | –                                                               | Special-anvendelser | Hævnning af dej, Chokolade-smeltning m.m. |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match | Tilpasset dig       | Egne programmer                           |
|                  |                                                                 | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås               |
|                  |                                                                 | Netværk             | Miele@home                                |
|                  |                                                                 | Tilbehør+           | –                                         |



**DGC 7660 XXL**

60 niche  
M.-nr. Cleansteel 11138910  
**Pris: 39.495,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11138880  
**Pris: 40.495,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11138890  
**Pris: 40.495,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11138900  
**Pris: 40.495,00**

Icons: M TOUCH S, 68€, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL

|                  |                                                                                                          |                     |                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nem betjening    | M Touch S                                                                                                | Opvarmingsformer    | 24                                        |
| DirectWater Plus | –                                                                                                        | Special-anvendelser | Hævnning af dej, Chokolade-smeltning m.m. |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                  |
|                  |                                                                                                          | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås               |
|                  |                                                                                                          | Netværk             | Miele@home                                |
|                  |                                                                                                          | Tilbehør+           | Stegetermometer                           |



**DGC 7860 XXL**

60 niche  
M.-nr. Cleansteel 11139040  
**Pris: 43.995,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11139010  
**Pris: 44.995,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11139020  
**Pris: 44.995,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11139030  
**Pris: 44.995,00**

Icons: M TOUCH, 68€, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL

|                  |                                                                                                          |                     |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nem betjening    | M Touch                                                                                                  | Opvarmingsformer    | 24                                                       |
| DirectWater Plus | –                                                                                                        | Special-anvendelser | Hævnning af dej, Chokolade-smeltning m.m.                |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                                 |
|                  |                                                                                                          | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås                              |
|                  |                                                                                                          | Netværk             | Miele@home                                               |
|                  |                                                                                                          | Tilbehør+           | Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean |



**DGC 7860 X XXL**

Grebsfri, 60 niche  
M.-nr. Brillanthvid 11139050  
**Pris: 44.995,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11139060  
**Pris: 44.995,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11139070  
**Pris: 44.995,00**

Icons: M TOUCH, 68€, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL

|                  |                                                                                                          |                     |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nem betjening    | M Touch                                                                                                  | Opvarmingsformer    | 24                                                       |
| DirectWater Plus | –                                                                                                        | Special-anvendelser | Hævnning af dej, Chokolade-smeltning m.m.                |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                                 |
|                  |                                                                                                          | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås                              |
|                  |                                                                                                          | Netværk             | Miele@home                                               |
|                  |                                                                                                          | Tilbehør+           | Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean |

# DAMPOVNE MED OVNFUNCTION



**DGC 7865 XXL**  
DirectWater Plus, 60 niche  
M.-nr. CleanSteel 11107330  
**Pris: 45.995,00**  
M.-nr. Brillianthvid 11139090  
**Pris: 46.995,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11139100  
**Pris: 46.995,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11139110  
**Pris: 46.995,00**



**DGC 7865 X XXL**  
DirectWater Plus,  
Grebsfri, 60 niche  
M.-nr. Brillianthvid 11139140  
**Pris: 46.995,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11139150  
**Pris: 46.995,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11139160  
**Pris: 46.995,00**

|                  |                                                                                                          |                     |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nem betjening    | M Touch                                                                                                  | Opvarmingsformer    | 24                                                       |
| DirectWater Plus | Fast vand-til-/afløb                                                                                     | Special-anvendelser | Hævning af dej, Chokolade-smeltning m.m.                 |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                                 |
|                  |                                                                                                          | Sikkerhed           | Bornesikring, Betjeningslås                              |
|                  |                                                                                                          | Netværk             | Miele@home                                               |
|                  |                                                                                                          | Tilbehør+           | Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean |

|                  |                                                                                                          |                     |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| Nem betjening    | M Touch                                                                                                  | Opvarmingsformer    | 24                                                       |
| DirectWater Plus | Fast vand-til-/afløb                                                                                     | Special-anvendelser | Hævning af dej, Chokolade-smeltning m.m.                 |
| Ekstra komfort   | Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                                 |
|                  |                                                                                                          | Sikkerhed           | Bornesikring, Betjeningslås                              |
|                  |                                                                                                          | Netværk             | Miele@home                                               |
|                  |                                                                                                          | Tilbehør+           | Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean |









### DGM 7440

2 LED-spots, SoftOpen  
M.-nr. CleanSteel 11138050  
**Pris: 19.495,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11137990  
**Pris: 20.495,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11138000  
**Pris: 20.495,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11138030  
**Pris: 20.495,00**



### DGM 7640

2 LED-spots, SoftOpen  
M.-nr. CleanSteel 11138110  
**Pris: 28.995,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11138040  
**Pris: 29.995,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11138080  
**Pris: 29.995,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11138100  
**Pris: 29.995,00**

|                   |                                                                     |                     |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Nem betjening     | DirectSensor                                                        | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m. |
| Opvarmningsformer | 10                                                                  | Perfekt timing      | Varmholdning                                      |
| Komfort           | Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, Automatisk-programmer | Tilpasset dig       | Egne programmer                                   |
|                   |                                                                     | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås                       |
|                   |                                                                     | Temperatur          | 40-100 °C                                         |
| Netværk           | Miele@home                                                          | Watt-effekt         | 80/150/300/450/600/850/1000 W                     |

|                   |                                                                                   |                     |                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Nem betjening     | M Touch S                                                                         | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m. |
| Opvarmningsformer | 10                                                                                | Perfekt timing      | Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu     |
| Komfort           | Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatisk-programmer | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                          |
|                   |                                                                                   | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås                       |
|                   |                                                                                   | Temperatur          | 40-100 °C                                         |
| Netværk           | Miele@home                                                                        | Watt-effekt         | 80/150/300/450/600/850/1000 W                     |



### DGM 7840

2 LED-spots, SoftOpen  
M.-nr. CleanSteel 11138220  
**Pris: 34.695,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11138160  
**Pris: 35.695,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11138180  
**Pris: 35.695,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11138200  
**Pris: 35.695,00**

|                   |                                                                                   |                     |                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| Nem betjening     | M Touch                                                                           | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m. |
| Opvarmningsformer | 10                                                                                | Perfekt timing      | Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu     |
| Komfort           | Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatisk-programmer | Tilpasset dig       | Egne programmer, MyMiele                          |
|                   |                                                                                   | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås                       |
|                   |                                                                                   | Temperatur          | 40-100 °C                                         |
| Netværk           | Miele@home                                                                        | Watt-effekt         | 80/150/300/450/600/850/1000 W                     |





# MIKROBØLGEOVNE OG KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER

## ALSIDIG OG TIDSBESPARENDE

Vælg en kompaktovn med mikrobølger og få to ovne i én – en konventionel ovn og en mikrobølgeovn, og udnyt mulighederne for at kombinere traditionelle opvarmningsformer med mikrobølger. Spar op til 30 % tid sammenlignet med tilberedning uden mikrobølger.

Mieles kompaktovne med mikrobølger sikrer at selv ved tilberedning med mikrobølger, tilberedes maden mere skånsomt. Du vil derfor opleve bedre resultater end ved brug af konventionelle mikrobølgeovne.

## MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile appen og følg med i valgte programmer og resterende tid(er).

På kompaktovne med mikrobølger kan du tilpasse temperaturen eller bruge timer-funktionen via appen.

## EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Med **langtidstegning** steges kødet skånsomt ved lav temperatur i lang tid. Derved begynder kødsaften at cirkulere og fordeler sig jævnt helt ud i de yderste lag. Resultatet er et meget mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en specielt sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommefrites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

## GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden.

Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt.

Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

## NEM RENGØRING

\* **PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev flotte, blanke stålfronter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, der er særdeles nem at rengøre.





**M 6012**  
Fritstående mikrobølgeovn,  
1 LED-spot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 10254470  
**Pris: 5.245,00**



**M 2234**  
Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. Brillanthvid 11100550  
**Pris: 8.145,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11100560  
**Pris: 8.145,00**

|               |                                                   |                    |                              |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Nem betjening | EasyControl                                       | Watt-effekt        | 80/150/300/450/600/750/900 W |
| Komfort       | 17 automatik-programmer, QuickStart, Varmholdning | Grill              | Quartzgrill (800 W)          |
|               |                                                   | Volumen ovnrum     | 26 l                         |
|               |                                                   | Produktmål (HxBxD) | 305 x 520 x 422 mm           |

|               |                                                   |                    |                              |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Nem betjening | EasySensor                                        | Watt-effekt        | 80/150/300/450/600/700/800 W |
| Komfort       | 15 automatik-programmer, QuickStart, Varmholdning | Grill              | Quartzgrill (800 W)          |
|               |                                                   | Volumen ovnrum     | 17 l                         |
|               |                                                   | Produktmål (HxBxD) | 372 x 595 x 312 mm           |



**M 7240**  
Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11100590  
**Pris: 9.995,00**



**M 7244**  
Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11100630  
**Pris: 11.895,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11100600  
**Pris: 12.895,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11100610  
**Pris: 12.895,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11100620  
**Pris: 12.895,00**

|               |                                                            |                    |                              |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Nem betjening | DirectSensor S                                             | Watt-effekt        | 80/150/300/450/600/750/900 W |
| Komfort       | 35 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning | Grill              | –                            |
|               |                                                            | Volumen ovnrum     | 46 l                         |
|               |                                                            | Produktmål (HxBxD) | 456 x 595 x 560 mm           |

|               |                                                            |                    |                              |
|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Nem betjening | DirectSensor S                                             | Watt-effekt        | 80/150/300/450/600/750/900 W |
| Komfort       | 45 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning | Grill              | Quartzgrill (1.500 W)        |
|               |                                                            | Volumen ovnrum     | 46 l                         |
|               |                                                            | Produktmål (HxBxD) | 456 x 595 x 560 mm           |



**H 7240 BM**

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11129860  
**Pris: 14.295,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11129830  
**Pris: 15.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11129840  
**Pris: 15.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11129850  
**Pris: 15.295,00**

|               |                                                         |                     |              |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Nem betjening | DirectSensor S                                          | Opvarmnings-former  | 12           |
| Komfort       | Automatik-programmer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn | Special-anvendelser | –            |
|               |                                                         | Sikkerhed           | Børnesikring |
|               |                                                         | Netværk             | Miele@home   |
|               |                                                         | Tilbehør+           | –            |

**H 7440 BM**

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11129910  
**Pris: 17.595,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11129880  
**Pris: 18.595,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11129890  
**Pris: 18.595,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11129900  
**Pris: 18.595,00**

|               |                                                         |                     |                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nem betjening | DirectSensor                                            | Opvarmnings-former  | 13                                        |
| Komfort       | Automatik-programmer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m. |
|               |                                                         | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås               |
|               |                                                         | Netværk             | Miele@home                                |
|               |                                                         | Tilbehør+           | –                                         |

**H 7440 BMX**

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. Brillanthvid 11129920  
**Pris: 18.595,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11129930  
**Pris: 18.595,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11129940  
**Pris: 18.595,00**

|               |                                                         |                     |                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nem betjening | DirectSensor                                            | Opvarmnings-former  | 13                                        |
| Komfort       | Automatik-programmer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m. |
|               |                                                         | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås               |
|               |                                                         | Netværk             | Miele@home                                |
|               |                                                         | Tilbehør+           | –                                         |

**H 7640 BM**

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11129980  
**Pris: 20.495,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11129950  
**Pris: 21.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11129960  
**Pris: 21.495,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11129970  
**Pris: 21.495,00**

|               |                                                                                               |                     |                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nem betjening | M Touch S                                                                                     | Opvarmnings-former  | 18                                        |
| Komfort       | Automatik-programmer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m. |
|               |                                                                                               | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås               |
|               |                                                                                               | Netværk             | Miele@home                                |
|               |                                                                                               | Tilbehør+           | Stegetermometer                           |

**H 7840 BM**

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11130020  
**Pris: 24.295,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11129990  
**Pris: 25.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130000  
**Pris: 25.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130010  
**Pris: 25.295,00**

|               |                                                                                               |                     |                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nem betjening | M Touch                                                                                       | Opvarmnings-former  | 18                                        |
| Komfort       | Automatik-programmer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m. |
|               |                                                                                               | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås               |
|               |                                                                                               | Netværk             | Miele@home                                |
|               |                                                                                               | Tilbehør+           | Stegetermometer                           |

**H 7840 BMX**

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. Brillanthvid 11130030  
**Pris: 25.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130040  
**Pris: 25.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130050  
**Pris: 25.295,00**

|               |                                                                                               |                     |                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Nem betjening | M Touch                                                                                       | Opvarmnings-former  | 18                                        |
| Komfort       | Automatik-programmer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact | Special-anvendelser | Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m. |
|               |                                                                                               | Sikkerhed           | Børnesikring, Betjeningslås               |
|               |                                                                                               | Netværk             | Miele@home                                |
|               |                                                                                               | Tilbehør+           | Stegetermometer                           |




# ESPRESSOMASKINER

## MIELE@HOME

*Bedj din espressomaskine fra afstand. Med Miele@mobile-appen kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand eller tømme afdrypningsbakken.*

*Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen.*



## ÉT TRYK

Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for **DoubleShot**, og nyd en fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på **OneTouch for Two**, og nyd en drik i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med **kandefunktionen**.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Med **MotionReact** kan du interagere med din espressomaskine ved hjælp af dine bevægelser. En bevægelses-sensor på espressomaskinen registrerer, når du nærmer dig, og afhængig af indstillinger tændes lyset og displayet på espressomaskinen. Du behøver ikke trykke på on-tasten.

Forskellige situationer, forskellige behov. Vælg mellem fire performance-modes: **\*ECO-mode** sikrer optimal kaffenydelse med mindst mulig energiforbrug. **\*Barista-mode** er perfekt til espresso- og kaffebrygning. Mens **\*Latte-mode** er til dig, der foretrækker drikke med mælk. Eller vælg **\*Party-mode**, når du vil brygge mange drikke inden for kort tid.

Espressomaskiner med **DirectWater** kan tilsluttes fast vandinstallation, så du ikke skal fylde vandbeholderen manuelt.

## EKSTRAORDINÆR SMAGSOPLEVELSE

Vælg mellem et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, eller nyd en smagfuld kop te med den optimale temperatur. Uanset om du er den kræsne kaffenyder eller den krævende tedrikker, vil du kunne nyde den perfekte smagsoplevelse.

Med **\*CoffeeSelect** får du tre forskellige kaffebønnebeholdere, så du kan matche forskellige typer af kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter og dermed perfektionere din kaffeoplevelse.

**AromaticSystemFresh** sikrer, at kafferester fra tidligere brygninger ikke blandes i din drik. Optimal smag, færre bitterstoffer og høj hygiejne.

## TILPASSET DIG

På en Miele-espressomaskine kan du tilpasse alle parametre. Indstil fx forbrygning, mælegrad af kaffebønner (finere/grovere), mængden af mælede kaffebønner, vandmængden og -temperaturen. Med Miele får du altid din drik, som du allerbedst kan lide den. Når du har fundet din perfekte drik, kan du gemme den under din **brugerprofil**.

Har du favoriddrikke, som du vælger igen og igen. Med **MyMiele** kan du lave en genvej til dine mest benyttede drikke. Vælg hurtigt og nemt din foretrukne drik.

## NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med **\*AutoDescalc** og **\*AutoClean** har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.

**\*CupSensor** registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med **ComfortClean** kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.



**CM 5310**

M.-nr. Obsidiansort, 11541580

**Pris: 7.595,00**

M.-nr. Taybærrød, 11541590

**Pris: 7.595,00****Nyhed**

|                    |                |                     |                                 |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| Nem betjening      | DirectSensor   | Ét tryk             | OneTouch for Two, Kandefunktion |
| Bønne-beholder     | 200 g          | Ekstra komfort      | Ekstra lydsvag                  |
| Vand-beholder      | 1.300 ml       |                     |                                 |
| Mælke-beholder     | -              | Mange specialiteter | 9                               |
| Netværk            | -              | Tilpasset dig       | 1 brugerprofil                  |
| Produktmål (HxBxD) | 360x241x460 mm | Nem rengøring       | Rengøringsprogrammer            |

**CM 5410**

M.-nr. Obsidiansort, 11541630

**Pris: 7.995,00****Nyhed**

|                    |                |                     |                                 |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| Nem betjening      | DirectSensor   | Ét tryk             | OneTouch for Two, Kandefunktion |
| Bønne-beholder     | 200 g          | Ekstra komfort      | Ekstra lydsvag                  |
| Vand-beholder      | 1.300 ml       |                     |                                 |
| Mælke-beholder     | -              | Mange specialiteter | 10                              |
| Netværk            | -              | Tilpasset dig       | 2 brugerprofiler                |
| Produktmål (HxBxD) | 360x241x460 mm | Nem rengøring       | Rengøringsprogrammer            |

**CM 5510**

M.-nr. AluSilver Metallic, 11541660

**Pris: 8.495,00**

M.-nr. Rosaguld PF, 11541640

**Pris: 8.495,00****Nyhed**

|                    |                |                     |                                 |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| Nem betjening      | DirectSensor   | Ét tryk             | OneTouch for Two, Kandefunktion |
| Bønne-beholder     | 200 g          | Ekstra komfort      | Ekstra lydsvag                  |
| Vand-beholder      | 1.300 ml       |                     |                                 |
| Mælke-beholder     | -              | Mange specialiteter | 10                              |
| Netværk            | -              | Tilpasset dig       | 2 brugerprofiler                |
| Produktmål (HxBxD) | 360x241x460 mm | Nem rengøring       | Rengøringsprogrammer            |

**NYHED! CM5 SILENCE**

Topkvalitet – fra kaffebønner helt ned til den mindste tekniske detalje. Ekstraordinært stille og skånsomt kværner espressomaskinen kaffebønnerne, så deres smag kan udfolde sig optimalt under brygningsprocessen.

Uanset hvilken kaffespecialitet du vælger, er de ideelle parametre på Miele-espressomaskiner indstillet og perfekt tilpasset den drik, du vælger – dog kan de ændres, så de passer til din personlige smag.



## FRITSTÅENDE ESPRESSOMASKINER

**CM 6150**

M.-nr. Brillanthvid, 10606820

**Pris: 9.395,00**

M.-nr. Obsidiansort, 10516140

**Pris: 9.395,00****CM 6350**

M.-nr. Brillanthvid, 10606830

**Pris: 11.295,00**

M.-nr. Obsidiansort, 10516160

**Pris: 11.295,00**

|                    |                |                     |                                 |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| Nem betjening      | DirectSensor   | Ét tryk             | OneTouch for Two, Kandefunktion |
| Bønne-beholder     | 300 g          | Ekstra komfort      | -                               |
| Vand-beholder      | 1.800 ml       |                     |                                 |
| Mælke-beholder     | -              | Mange specialiteter | 9                               |
| Netværk            | -              | Tilpasset dig       | 4 brugerprofiler                |
| Produktmål (HxBxD) | 359x251x427 mm | Nem rengøring       | Rengøringsprogrammer            |

|                    |                |                     |                                 |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| Nem betjening      | DirectSensor   | Ét tryk             | OneTouch for Two, Kandefunktion |
| Bønne-beholder     | 300 g          | Ekstra komfort      | Kopvarmer, BrilliantLight       |
| Vand-beholder      | 1.800 ml       |                     |                                 |
| Mælke-beholder     | •              | Mange specialiteter | 10                              |
| Netværk            | -              | Tilpasset dig       | 4 brugerprofiler                |
| Produktmål (HxBxD) | 359x251x427 mm | Nem rengøring       | Rengøringsprogrammer            |

**CM 7350**

Aluminiumsfront

M.-nr. Brillanthvid, 11024920

**Pris: 18.895,00**

M.-nr. Obsidiansort, 11025070

**Pris: 18.895,00****CM 7750**

Sort aluminiumsfront

M.-nr. Obsidiansort, 11025340

**Pris: 25.395,00**

|                    |                |                     |                                                              |
|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nem betjening      | C Touch        | Ét tryk             | OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot                  |
| Bønne-beholder     | 500 g          | Ekstra komfort      | Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect |
| Vand-beholder      | 2.200 ml       |                     |                                                              |
| Mælke-beholder     | •              | Mange specialiteter | 22                                                           |
| Netværk            | Miele@home     | Tilpasset dig       | 8 brugerprofiler                                             |
| Produktmål (HxBxD) | 397x311x445 mm | Nem rengøring       | Rengøringsprogrammer                                         |

|                    |                       |                     |                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nem betjening      | C Touch               | Ét tryk             | OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot                  |
| Bønne-beholder     | 210 g / 180 g / 150 g | Ekstra komfort      | Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect |
| Vand-beholder      | 2.200 ml              |                     |                                                              |
| Mælke-beholder     | •                     | Mange specialiteter | 22                                                           |
| Netværk            | Miele@home            | Tilpasset dig       | 10 brugerprofiler                                            |
| Produktmål (HxBxD) | 397x311x445 mm        | Nem rengøring       | Rengøringsprogrammer, AutoDescale                            |







## CVA 7440

M.-nr. Cleansteel 11165880  
**Pris: 22.795,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11165850  
**Pris: 23.795,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11165860  
**Pris: 23.795,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11165870  
**Pris: 23.795,00**

|                 |               |                     |                                             |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nem betjening   | Direct-Sensor | Ét tryk             | DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion |
| DirectWater     | –             | Convenience         | Performance-modes                           |
| Bønne-beholdere | 300 g / 300 g | Smags-oplevelse     | CupSensor, AromaticSystemFresh              |
| Vand-beholder   | 2.700 ml      | Mange specialiteter | 26                                          |
| Mælke-beholder  | 700 ml        | Tilpasset dig       | 10 brugerprofiler                           |
| Netværk         | Miele@home    | Nem rengøring       | Rengøringsprogrammer, ComfortClean          |



## CVA 7445

M.-nr. Cleansteel 11165890  
**Pris: 24.795,00**

|                 |                       |                     |                                             |
|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nem betjening   | Direct-Sensor         | Ét tryk             | DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion |
| DirectWater     | Fast vand-tilslutning | Convenience         | Performance-modes                           |
| Bønne-beholdere | 300 g / 300 g         | Smags-oplevelse     | CupSensor, AromaticSystemFresh              |
| Vand-beholder   | 2.700 ml              | Mange specialiteter | 26                                          |
| Mælke-beholder  | 700 ml                | Tilpasset dig       | 10 brugerprofiler                           |
| Netværk         | Miele@home            | Nem rengøring       | Rengøringsprogrammer, ComfortClean          |



## CVA 7840

M.-nr. Cleansteel 11165900  
**Pris: 30.295,00**

|                 |                     |                     |                                             |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nem betjening   | M Touch             | Ét tryk             | DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion |
| DirectWater     | –                   | Convenience         | Performance-modes, MotionReact              |
| Bønne-beholdere | 300 g / 150 g/150 g | Smags-oplevelse     | CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh |
| Vand-beholder   | 2.700 ml            | Mange specialiteter | 26                                          |
| Mælke-beholder  | 700 ml              | Tilpasset dig       | 10 brugerprofiler, MyMiele                  |
| Netværk         | Miele@home          | Nem rengøring       | AutoClean, AutoDescale, ComfortClean        |



## CVA 7845

M.-nr. Cleansteel 11166010  
**Pris: 32.295,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11165960  
**Pris: 33.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11165970  
**Pris: 33.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11165990  
**Pris: 33.295,00**

|                 |                       |                     |                                             |
|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Nem betjening   | M Touch               | Ét tryk             | DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion |
| DirectWater     | Fast vand-tilslutning | Convenience         | Performance-modes, MotionReact              |
| Bønne-beholdere | 300 g / 150 g/150 g   | Smags-oplevelse     | CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh |
| Vand-beholder   | 2.700 ml              | Mange specialiteter | 26                                          |
| Mælke-beholder  | 700 ml                | Tilpasset dig       | 10 brugerprofiler, MyMiele                  |
| Netværk         | Miele@home            | Nem rengøring       | AutoClean, AutoDescale, ComfortClean        |







# GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER

## MIELE@HOME

*Indstil fx Gourmet-varmeskuffens temperatur eller timer-funktion via Miele@mobile-appen.*

## PRAKTISK OG NEM AT BETJENE

*Mieles vakuumforseglerskuffer og Gourmet-varmeskuffer betjenes nemt og intuitivt via et touch-panel, der også er nemt at gøre rent. Derudover kan skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at fylde noget i skuffen og tage noget ud af skuffen.*



## PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brugt flere timer på en god middag, men den skal ikke serveres med det samme? Brug Gourmet-varmeskuffen til **varmholdning af mad**, og server maden, når det passer dig.

Server maden på en lun tallerken, eller nyd kaffen/teen i en lun kop. Gourmet-varmeskuffen kan også bruges som **service- og kopvarmer**. Miele's Gourmet-varmeskuffer kan tilsluttes Miele-espressomaskiner, så du altid har en lun kop til din drik.

## EKSTRAORDINÆRE SMAGSOPLEVELSER

Miele's vakuumforseglerskuffer er perfekte til **marinering** og forberedelse til **sous-vide**. Ved vakuumpakning forstærkes marinadens smag, idet krydderurter og krydderier indvirker direkte og koncentreret på madvaren.

Alternativt kan du opnå mørt og saftigt kød ved at **langtidsstege** det ved lav temperatur i en Miele's Gourmet-varmeskuffe.

Miele

## UNDGÅ MADSPILD

Brug vakuumforseglerskuffen til **optimal genindpakning** af dine fødevarer, eller forlæng holdbarheden på dine madvarer ved at **opdele maden i mindre portioner**.

Med en Miele-vakuumforseglerskuffe kan du vakuumpakke dine madvarer i **genanvendelige beholdere** og derved reducere brugen af plastik.



# GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER










**ESW 7010**

Gourmet-varmeskuffe,  
14 cm høj, 40-85 °C  
M.-nr. Brillanthvid 11100160  
**Pris: 8.595,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11100190  
**Pris: 8.595,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11100200  
**Pris: 8.595,00**










**ESW 7020**

Gourmet-varmeskuffe,  
29 cm høj, 40-85 °C  
M.-nr. Cleansteel 11100240  
**Pris: 9.495,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11100210  
**Pris: 9.495,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11100220  
**Pris: 9.495,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11100230  
**Pris: 9.495,00**

|                   |                        |                    |                                    |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Nem betjening     | SensorTouch, Push2Open | Kapacitet          | Menuservice 6 pers.                |
| Madoplevelser     | Langtidsstegning       | Netværk            | Miele@home                         |
| Perfekt timing    | Varmholdning af mad    | Tilbehør+          | Opskrifthæfte til langtidsstegning |
| Perfekt servering | Opvarmning af service  | Produktmål (HxBxD) | 141 x 595 x 570 mm                 |
| Convenience       | Udtræk, Timer-funktion |                    |                                    |

|                   |                        |                    |                                    |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Nem betjening     | SensorTouch, Push2Open | Kapacitet          | Menuservice 12 pers.               |
| Madoplevelser     | Langtidsstegning       | Netværk            | Miele@home                         |
| Perfekt timing    | Varmholdning af mad    | Tilbehør+          | Opskrifthæfte til langtidsstegning |
| Perfekt servering | Opvarmning af service  | Produktmål (HxBxD) | 289 x 595 x 570 mm                 |
| Convenience       | Udtræk, Timer-funktion |                    |                                    |










**ESW 7030**

Gourmet-varmeskuffe,  
32 cm høj, 40-85 °C  
M.-nr. Brillanthvid 11318150  
**Pris: 9.995,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11318170  
**Pris: 9.995,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11318180  
**Pris: 9.995,00**









**EVS 7010**

Vakuumforseglerskuffe,  
14 cm høj  
M.-nr. Brillanthvid 11100390  
**Pris: 20.495,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11100400  
**Pris: 20.495,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11100410  
**Pris: 20.495,00**

|                   |                        |                    |                                    |
|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Nem betjening     | SensorTouch, Push2Open | Kapacitet          | Menuservice 12 pers.               |
| Madoplevelser     | Langtidsstegning       | Netværk            | Miele@home                         |
| Perfekt timing    | Varmholdning af mad    | Tilbehør+          | Opskrifthæfte til langtidsstegning |
| Perfekt servering | Opvarmning af service  | Produktmål (HxBxD) | 317 x 595 x 570 mm                 |
| Convenience       | Udtræk, Timer-funktion |                    |                                    |

|                 |                                                              |                        |                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nem betjening   | SensorTouch, Push2Open                                       | Optimal vakuum-pakning | 3 vakuumtrin, 3 svejsetrin                                                                    |
| Madoplevelser   | Forberedelse til sous-vide, marinerer                        | Kapacitet              | 8 l                                                                                           |
| Mindre madspild | Forlænget holdbarhed, portions-opdeling                      | Tilbehør+              | 50 stk. Miele-vakuumposer small, 50 stk. Miele-vakuumposer large, opskrifthæfte til sous-vide |
| Muligheder      | Vakuumpakkes i poser eller beholder, vakuumpakning af væsker | Produktmål (HxBxD)     | 141 x 595 x 570 mm                                                                            |
| Convenience     | Udtræk                                                       |                        |                                                                                               |







# KOGEPLADER

## MAKSIMAL FLEKSIBILITET

*\***PowerFlex**-kogezone er tre kogezone i én. Plads til to mindre gryder, en meget stor pastagryde eller et stegefad. Oplev maksimal fleksibilitet og frihed med Miele's **Full surface**-kogeplader, hvor kogepladen ikke er inddelt i forudbestemte kogezone. Stil kogegrejet, hvor du vil.*

*Nyd enestående komfort med **SilentMove**, hvor du lydløst kan flytte dit kogegrej rundt på kogepladen.*



## UNIK BRUGERKOMFORT

*Hurtig og nem betjening af din kogeplade – med Miele's **\*automatiske grydere registrering** stiller du blot dit kogegrej på kogepladen, så vises talrækken for den specifikke kogezone automatisk.*

*Med den **\*intelligente grydere registrering** kan du flytte kogegrejet til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige position følger automatisk med!*

*Ringer telefonen, eller kalder børnene? Tryk på **Stop&Go**, der reducerer varmeeffekten for alle tændte kogezone. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og kogepladen aktiverer automatisk det oprindelige indstillede varmetrin for hver zone.*

*Spildte du? Tryk på **Lock&Wipe**, og bloker betjeningen af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som indstillet, imens kan du tørre din kogeplade af i ro og mag.*



## HURTIG OG KRAFTFULD

Oplev hurtigste opvarmning med Miele's **\*TwinBooster-teknologi**. Med en boostereffekt på op til 7,3 kW kan du fx lynhurtigt bringe vand i kog. Vupti, så er der mad!

## CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emfanget automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emfang og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke, tilpasser emfanget sugestykken til det, der sker på kogepladen.

## STRESSFRI TILBEREDNING OG PERFEKTE RESULTATER

Nu behøver du ikke længere justere varmetrin eller bekymre dig om, hvorvidt maden er ved at brænde på. **\*TempControl**-zonen har tre trin, der holder en konstant temperatur, som du vælger. Nyd at lave bearnaise fra bunden – i ro og mag.


Hold maden klar til servering med funktionen **varmholdning**. **Varmholdning Plus** er desuden velegnet til opvarmning af mad eller til smeltning af chokolade.

Gaskogeplader og wokkøkken hører tæt sammen. Miele's **Dual-wokbrænder** er forsynet med to separate flammekredse og den høje ydeevne, der kræves for at opnå perfekte wokresultater.


Miele  
INDUCTION

# KANTER PÅ KOGEPLOADER

## MONTERING – MED RAMME



Bred ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade



Smal ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade

## MONTERING – UDEN RAMME



Uden ramme, planforsænket



Uden ramme, ovenpå bordplade  
(afrundede kanter)



# GLASKERAMISKE KOGEPLADER


**KM 6520 FR**

M.-nr. 10889790

**Pris: 5.695,00**

**KM 6542 FR**

M.-nr. 10889800

**Pris: 9.395,00**

| Ramme         | Bred ramme i rustfrit stål | Ekstra komfort   | Stop&Go      |
|---------------|----------------------------|------------------|--------------|
| På bordplade  | •                          | Netværk          | –            |
| Planforsænket | –                          | Produktmål (BxD) | 574 x 504 mm |
| Nem betjening | EasySelect                 | Udskæring (BxD)  | 560 x 490 mm |
| Kogezoner     | 1 Vario-zone, 3 zoner      |                  |              |

| Ramme         | Bred ramme i rustfrit stål | Ekstra komfort   | Varmholdning, Stop&Go |
|---------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| På bordplade  | •                          | Netværk          | Con@ctivity 3.0       |
| Planforsænket | –                          | Produktmål (BxD) | 764 x 504 mm          |
| Nem betjening | ComfortSelect              | Udskæring (BxD)  | 750 x 490 mm          |
| Kogezoner     | 1 Koge-/stege, 3 zoner     |                  |                       |

# GASKOGEPLADER


**KM 3010**

Gas på glas

M.-nr. 9265930

**Pris: 8.495,00**

**KM 3034-1**

Gas på glas

M.-nr. 10939720

**Pris: 14.695,00**

| Ramme         | Rustfrit ståltrim på for- og bagkant | Nem rengøring    | Støbejernsriste kan rengøres i opvaskemaskine                |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| På bordplade  | •                                    | Sikkerhed        | GasStop                                                      |
| Planforsænket | –                                    | Gastyper         | Natur-, flaske- (kan bestilles separat) og bygas (medfølger) |
| Nem betjening | Drejeknapper i metal (QuickStart)    | Produktmål (BxD) | 626 x 526 mm                                                 |
| Kogezoner     | 4                                    | Udskæring (BxD)  | 560-600 x 490-500 mm                                         |

| Ramme         | Høj ramme i rustfrit stål         | Nem rengøring    | Støbejernsriste kan rengøres i opvaskemaskine                |
|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| På bordplade  | •                                 | Sikkerhed        | GasStop&Restart                                              |
| Planforsænket | –                                 | Gastyper         | Natur-, flaske- (kan bestilles separat) og bygas (medfølger) |
| Nem betjening | Drejeknapper i metal (QuickStart) | Produktmål (BxD) | 806 x 526 mm                                                 |
| Kogezoner     | 1 Dual-wok, 4 zoner               | Udskæring (BxD)  | 750-780 x 490-500 mm                                         |



# INDUKTIONSKOGEPLADER, 60 CM

miele.dk – læs meget mere om Miele-kogeplader



**KM 7201 FR**  
M.-nr. 11145070  
**Pris: 8.495,00**



**KM 7262 FR**  
M.-nr. 11144690  
**Pris: 8.995,00**

|                   |            |                        |                             |
|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Ramme             | Stål, bred | Kogezoner              | 4 Vario                     |
| På bordplade      | •          | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go       |
| Planforsænket     | –          | Convenience            | Automatisk gryderejstrering |
| Nem betjening     | EasySelect | Netværk                | –                           |
| Høj fleksibilitet | –          | Produktmål (BxD)       | 574 x 504 mm                |
| Temp-Control      | –          | Udskæring (BxD)        | 560 x 490 mm                |

|                   |            |                        |                             |
|-------------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| Ramme             | Stål, bred | Kogezoner              | 3 Vario, 1 Koge-/stege      |
| På bordplade      | •          | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go       |
| Planforsænket     | –          | Convenience            | Automatisk gryderejstrering |
| Nem betjening     | EasySelect | Netværk                | –                           |
| Høj fleksibilitet | –          | Produktmål (BxD)       | 614 x 514 mm                |
| Temp-Control      | –          | Udskæring (BxD)        | 600 x 500 mm                |



**KM 7464 FR/FL**  
M.-nr. KM 7464 FR 11144710  
**Pris: 9.395,00**  
M.-nr. KM 7464 FL 11144720  
**Pris: 9.395,00**



**KM 7465 FR/FL**  
M.-nr. 11144730  
**Pris: 11.295,00**  
M.-nr. 11144740  
**Pris: 11.295,00**

|                   |                             |                        |                                                  |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Ramme             | FR: Stål, smal<br>FL: Ingen | Kogezoner              | 2 Vario, 2 PowerFlex                             |
| På bordplade      | KM 7464 FR,<br>KM 7464 FL   | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                            |
| Planforsænket     | KM 7464 FL                  | Convenience            | Automatisk gryderejstrering                      |
| Nem betjening     | Comfort Select              | Netværk                | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                   |
| Høj fleksibilitet | PowerFlex                   | Produktmål (BxD)       | KM 7464 FR: 626x526 mm<br>KM 7464 FL: 620x520 mm |
| Temp-Control      | –                           | Udskæring (BxD)        | 600 x 500 mm <sup>3)</sup>                       |

|                   |                             |                        |                                                  |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Ramme             | FR: Stål, smal<br>FL: Ingen | Kogezoner              | 4 PowerFlex                                      |
| På bordplade      | KM 7465 FR,<br>KM 7465 FL   | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                            |
| Planforsænket     | KM 7465 FL                  | Convenience            | Automatisk gryderejstrering                      |
| Nem betjening     | Comfort-Select              | Netværk                | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                   |
| Høj fleksibilitet | PowerFlex                   | Produktmål (BxD)       | KM 7465 FR: 626x526 mm<br>KM 7465 FL: 620x520 mm |
| Temp-Control      | –                           | Udskæring (BxD)        | 600 x 500 mm <sup>3)</sup>                       |



**KM 7564 FR/FL**  
M.-nr. KM 7564 FR 11144770  
**Pris: 12.295,00**  
M.-nr. KM 7564 FL 11144780  
**Pris: 12.295,00**



**KM 7667 FR/FL**  
M.-nr. KM 7667 FR 11144900  
**Pris: 15.995,00**  
M.-nr. KM 7667 FL 11144910  
**Pris: 15.995,00**

|                   |                             |                        |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ramme             | FR: Stål, smal<br>FL: Ingen | Kogezoner              | 4 PowerFlex                                                     |
| På bordplade      | KM 7564 FR,<br>KM 7564 FL   | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                                           |
| Planforsænket     | KM 7564 FL                  | Convenience            | Automatisk gryderejstrering,<br>Lock&Wipe                       |
| Nem betjening     | SmartSelect                 | Netværk                | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                                  |
| Høj fleksibilitet | PowerFlex                   | Produktmål (BxD)       | KM 7564 FR: 626x526 mm<br>KM 7564 FL: 620x520 mm <sup>12)</sup> |
| Temp-Control      | –                           | Udskæring (BxD)        | 600 x 500 mm <sup>3)</sup>                                      |

|                   |                             |                        |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ramme             | FR: Stål, smal<br>FL: Ingen | Kogezoner              | 4 Full surface<br>(gryder Ø14-35 cm)                            |
| På bordplade      | KM 7667 FR,<br>KM 7667 FL   | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                                           |
| Planforsænket     | KM 7667 FL                  | Convenience            | Intelligent gryderejstrering,<br>Lock&Wipe                      |
| Nem betjening     | SmartSelect                 | Netværk                | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                                  |
| Høj fleksibilitet | Full surface                | Produktmål (BxD)       | KM 7667 FR: 626x526 mm<br>KM 7667 FL: 620x520 mm <sup>12)</sup> |
| Temp-Control      | –                           | Udskæring (BxD)        | 600 x 500 mm <sup>3)</sup>                                      |

<sup>1)</sup> Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. <sup>2)</sup> Produktmål passer til CSDA 7001 FL. <sup>3)</sup> Ved planforsækning: Indvendige udskæringsmål.




**KM 7210 FR**

M.-nr. 11144680

**Pris: 10.895,00**

|                   |            |                        |                           |
|-------------------|------------|------------------------|---------------------------|
| Ramme             | Stål, bred | Kogezoner              | 3 Vario, 1 Koge-/stege    |
| På bordplade      | •          | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go     |
| Plan-forsænket    | –          | Convenience            | Automatisk gryderejsering |
| Nem betjening     | EasySelect | Netværk                | –                         |
| Høj fleksibilitet | –          | Produktmål (BxD)       | 764 x 504 mm              |
| Temp-Control      | –          | Udskæring (BxD)        | 750 x 490 mm              |

**KM 7414 FX**

M.-nr. 11144700

**Pris: 12.295,00**

|                   |                |                        |                             |
|-------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| Ramme             | –              | Kogezoner              | 2 Vario, 2 Powerflex        |
| På bordplade      | –              | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go       |
| Plan-forsænket    | •              | Convenience            | Automatisk gryderejsering   |
| Nem betjening     | Comfort Select | Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home |
| Høj fleksibilitet | Powerflex      | Produktmål (BxD)       | 752 x 492 mm                |
| Temp-Control      | –              | Udskæring (BxD)        | 730 x 470 mm <sup>3)</sup>  |

**KM 7474 FR/FL**

M.-nr. KM 7474 FR 11144750

**Pris: 11.295,00**

M.-nr. KM 7474 FL 11144760

**Pris: 11.295,00**

|                   |                             |                        |                                                  |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Ramme             | FR: Stål, smal<br>FL: Ingen | Kogezoner              | 2 PowerFlex, 2 Vario                             |
| På bordplade      | KM 7474 FR, KM 7474 FL      | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                            |
| Plan-forsænket    | KM 7474 FL                  | Convenience            | Automatisk gryderejsering                        |
| Nem betjening     | Comfort Select              | Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home                      |
| Høj fleksibilitet | PowerFlex                   | Produktmål (BxD)       | KM 7474 FR: 806x526 mm<br>KM 7474 FL: 800x520 mm |
| Temp-Control      | –                           | Udskæring (BxD)        | 780 x 500 mm <sup>3)</sup>                       |

**KM 7575 FR/FL**

M.-nr. KM 7575 FR 11144790

**Pris: 16.995,00**

M.-nr. KM 7575 FL 11144800

**Pris: 16.995,00**

|                   |                             |                        |                                                                |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ramme             | FR: Stål, smal<br>FL: Ingen | Kogezoner              | 6 PowerFlex                                                    |
| På bordplade      | KM 7575 FR, KM 7575 FL      | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                                          |
| Plan-forsænket    | KM 7575 FL                  | Convenience            | Automatisk gryderejsering, Lock&Wipe                           |
| Nem betjening     | SmartSelect                 | Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home                                    |
| Høj fleksibilitet | PowerFlex                   | Produktmål (BxD)       | KM 7575 FR: 806x526 mm<br>KM 7575 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup> |
| Temp-Control      | –                           | Udskæring (BxD)        | 780 x 500 mm <sup>3)</sup>                                     |

**KM 7677 FR/FL**

M.-nr. KM 7677 FR 11144930


**Pris: 18.795,00**

M.-nr. KM 7677 FL 11144940

**Pris: 18.795,00**

|                   |                              |                        |                                                                |
|-------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ramme             | FR: Stål, smal,<br>FL: Ingen | Kogezoner              | 4 Full surface (gryder Ø14-35 cm)                              |
| På bordplade      | KM 7677 FR, KM 7677 FL       | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                                          |
| Plan-forsænket    | KM 7677 FL                   | Convenience            | Intelligent gryderejsering, Lock&Wipe                          |
| Nem betjening     | SmartSelect                  | Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home                                    |
| Høj fleksibilitet | Full surface                 | Produktmål (BxD)       | KM 7677 FR: 806x526 mm<br>KM 7677 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup> |
| Temp-Control      | –                            | Udskæring (BxD)        | 780 x 500 mm <sup>3)</sup>                                     |

<sup>1)</sup> Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. <sup>2)</sup> Produktmål passer til CSDA 7001 FL. <sup>3)</sup> Ved planforsækning: Indvendige udskæringsmål.

**KM 7678 FR/FL**

M.-nr. KM 7678 FR 11144960

**Pris: 20.695,00**

M.-nr. KM 7678 FL 11144980

**Pris: 20.695,00**

|                   |                           |                        |                                                                |
|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ramme             | FR: Stål, smal, FL: Ingen | Kogezoner              | 6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)                              |
| På bordplade      | KM 7678 FR, KM 7678 FL    | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                                          |
| Plan-forsænket    | KM 7678 FL                | Convenience            | Intelligent gryderejsering, Lock&Wipe                          |
| Nem betjening     | SmartSelect               | Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home                                    |
| Høj fleksibilitet | Full surface              | Produkt mål (BxD)      | KM 7678 FR: 806x526 mm<br>KM 7678 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup> |
| Temp-Control      | –                         | Udskæring (BxD)        | 780 x 500 mm <sup>3)</sup>                                     |

**\*KM 7679 FR/FL**


M.-nr. KM 7679 FR 11508080

**Pris: 19.995,00**

M.-nr. KM 7679 FL 11508090

**Pris: 19.995,00**

|                   |                           |                        |                                                                |
|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ramme             | FR: Stål, smal, FL: Ingen | Kogezoner              | 1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex                            |
| På bordplade      | KM 7679 FR, KM 7679 FL    | Stressfri tilberedning | Varmholdning Plus, Stop&Go                                     |
| Plan-forsænket    | KM 7679 FL                | Convenience            | Automatisk gryderejsering, Lock&Wipe                           |
| Nem betjening     | SmartSelect               | Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home                                    |
| Høj fleksibilitet | PowerFlex                 | Produkt mål (BxD)      | KM 7679 FR: 806x526 mm<br>KM 7679 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup> |
| Temp-Control      | •                         | Udskæring (BxD)        | 750-780x490-500 mm <sup>3)</sup>                               |

**KM 7878 FL**

Grafitsort glas

M.-nr. 11145010

**Pris: 23.595,00**


|                   |                          |                        |                                       |
|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Ramme             | –                        | Kogezoner              | 6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)     |
| På bordplade      | •                        | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                 |
| Plan-forsænket    | •                        | Convenience            | Intelligent gryderejsering, Lock&Wipe |
| Nem betjening     | SmartSelect White        | Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home           |
| Høj fleksibilitet | Full surface, SilentMove | Produkt mål (BxD)      | 800 x 520 mm                          |
| Temp-Control      | –                        | Udskæring (BxD)        | 780 x 500 mm <sup>3)</sup>            |

**\*KM 7879 FL**

M.-nr. KM 7879 FL 11508110

**Pris: 22.895,00**

|                   |                   |                        |                                      |
|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Ramme             | –                 | Kogezoner              | 1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex  |
| På bordplade      | •                 | Stressfri tilberedning | Varmholdning Plus, Stop&Go           |
| Plan-forsænket    | •                 | Convenience            | Automatisk gryderejsering, Lock&Wipe |
| Nem betjening     | SmartSelect White | Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home          |
| Høj fleksibilitet | PowerFlex         | Produkt mål (BxD)      | 800 x 520 mm                         |
| Temp-Control      | •                 | Udskæring (BxD)        | 750-780x490-500 mm <sup>3)</sup>     |

**KM 7697 FR/FL**

M.-nr. KM 7697 FR 11144990

**Pris: 23.595,00**

M.-nr. KM 7697 FL 11145000

**Pris: 23.595,00**

|                   |                           |                        |                                                                |
|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ramme             | FR: Stål, smal, FL: Ingen | Kogezoner              | 6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)                              |
| På bordplade      | KM 7697 FR, KM 7697 FL    | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                                          |
| Plan-forsænket    | KM 7697 FL                | Convenience            | Intelligent gryderejsering, Lock&Wipe                          |
| Nem betjening     | SmartSelect               | Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home                                    |
| Høj fleksibilitet | Full surface              | Produkt mål (BxD)      | KM 7697 FR: 942x526 mm<br>KM 7697 FL: 936x520 mm <sup>1)</sup> |
| Temp-Control      | –                         | Udskæring (BxD)        | 916 x 500 mm <sup>3)</sup>                                     |

**KM 7897 FL**

Grafitsort glas

M.-nr. 11145020

**Pris: 26.395,00**

|                   |                          |                        |                                       |
|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Ramme             | –                        | Kogezoner              | 6 Full surface (gryder Ø14-35 cm)     |
| På bordplade      | •                        | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                 |
| Plan-forsænket    | •                        | Convenience            | Intelligent gryderejsering, Lock&Wipe |
| Nem betjening     | SmartSelect White        | Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home           |
| Høj fleksibilitet | Full surface, SilentMove | Produkt mål (BxD)      | 936 x 520 mm                          |
| Temp-Control      | –                        | Udskæring (BxD)        | 916 x 500 mm <sup>3)</sup>            |

<sup>1)</sup> Produkt mål og betjeningskoncept passer til SmartLine. <sup>2)</sup> Produkt mål passer til CSDA 7001 FL. <sup>3)</sup> Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.

\*Leveres fra september 2020













**\*KM 7899 FL**

M.-nr. KM 7899 FL 11508120

**Pris: 26.695,00**

|                      |                      |                           |                                              |
|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Ramme                | –                    | Kogezoner                 | 1 TempControl,<br>2 Vario,<br>2 PowerFlex    |
| På<br>bordplade      | •                    | Stressfri<br>tilberedning | Varmholdning Plus,<br>Stop&Go                |
| Plan-<br>forsænket   | •                    | Convenience               | Automatisk gryde-<br>registrering, Lock&Wipe |
| Nem<br>betjening     | SmartSelect<br>White | Netværk                   | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home               |
| Høj<br>fleksibilitet | PowerFlex            | Produktmål<br>(BxD)       | 936x520 mm                                   |
| Temp-<br>Control     | •                    | Udskæring<br>(BxD)        | 916x500 mm <sup>3)</sup>                     |



<sup>1)</sup> Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. <sup>2)</sup> Produktmål passer til CSDA 7001 FL. <sup>3)</sup> Ved planforsækning: Indvendige udskæringsmål.  
\*Leveres fra september 2020



## 2-I-1 INDUKTIONSKOGEPLADE MED INTEGRERET BORDEMFANG



### KMDA 7633 FR/FL

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7633 FR 11388400

**Pris: 29.195,00**

M.-nr. KMDA 7633 FL 11388410

**Pris: 29.195,00**

|                        |                                      |                          |                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ramme                  | FR: Stål, smal, FL: Ingen            | Udluftning til det fri   | •                                                                            |
| På bordplade           | KMDA 7633 FR, KMDA 7633 FL           | Recirkulation            | •                                                                            |
| Planforsænket          | KMDA 7633 FL                         | Effektivitetsklasse      | A (570 m3/t, Booster-trin)                                                   |
| Nem betjening          | SmartSelect                          | Fedtfiltreringsklasse    | A (95,1 %)                                                                   |
| Høj fleksibilitet      | PowerFlex                            | Energiklasse / ECO-motor | A++ (25,1 kWh/år) / •                                                        |
| Kogezoner              | 4 PowerFlex                          | Lydniveau                | 69 dB(A), trin 3                                                             |
| Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                | Nem rengøring            | CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine) |
| Convenience            | Automatisk gryderejsering, Lock&Wipe | Produktmål (BxD)         | KMDA 7633 FR: 806x526 mm<br>KMDA 7633 FL: 800x520 mm                         |
| Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home          | Udskæring (BxD)          | 780 x 500 mm <sup>4)</sup>                                                   |



### KMDA 7634 FR/FL - planforsænket emfang

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7634 FR 11491410

**Pris: 30.195,00**

M.-nr. KMDA 7634 FL 11491420

**Pris: 30.195,00**

|                        |                                      |                          |                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ramme                  | FR: Stål, smal, FL: Ingen            | Udluftning til det fri   | •                                                                            |
| På bordplade           | KMDA 7634 FR, KMDA 7634 FL           | Recirkulation            | •                                                                            |
| Planforsænket          | KMDA 7634 FL                         | Effektivitetsklasse      | A (570 m3/t, Booster-trin)                                                   |
| Nem betjening          | SmartSelect                          | Fedtfiltreringsklasse    | A (95,1 %)                                                                   |
| Høj fleksibilitet      | PowerFlex                            | Energiklasse / ECO-motor | A++ (25,1 kWh/år) / •                                                        |
| Kogezoner              | 4 PowerFlex                          | Lydniveau                | 69 dB(A), trin 3                                                             |
| Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go                | Nem rengøring            | CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine) |
| Convenience            | Automatisk gryderejsering, Lock&Wipe | Produktmål (BxD)         | KMDA 7634 FR: 806x526 mm<br>KMDA 7634 FL: 800x520 mm                         |
| Netværk                | Con@ctivity 3.0, Miele@home          | Udskæring (BxD)          | 780 x 500 mm <sup>4)</sup>                                                   |

<sup>1</sup> Se tilbehør, fladkanaler m.m. på side 136

<sup>4)</sup> Indvendige udskæringsmål



# TRYGHED MED MIELE. 15 ÅRS RESERVEDELSGARANTI

*Miele er et af verdens førende premium brands.*

**IMMER BESSER** er vores brands DNA og dybt forankret i vores 120 års historie. Det definerer, hvordan vi vil fortsætte vores mission og konstant være garant for højeste kvalitet.

*Vi bruger kun de bedste råmaterialer, lige som vores skrappe kvalitetskontrol sikrer, at vi altid leverer pålidelige og holdbare produkter med lang levetid. Køber du et Miele-produkt, er du altid garanteret 15 års reservedelsgaranti.*

*Det gælder også Mieles kogeplader, så du kan være tryk ved, at produktet altid kan repareres, og du undgår en evt. ombygning af bordplade mv.*



**Miele**  
INDUCTION



0

III 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **B:**



① 1 2 3 **B**




## CS 7101-1

Gaskogeplade, 1 zone  
(Dual-wok-brænder),  
til natur- og flaskegas  
(dyser medfølger)  
M.-nr. 11402780  
**Pris: 10.895,00**

Nyhed

|               |                               |                  |                                                            |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Ramme         | –                             | Nem rengøring    | Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine) |
| På bordplade  | •                             | Sikkerhed        | GasStop, FlameGuard <sup>1)</sup>                          |
| Planforsænket | •                             | Produktmål (BxD) | 378 x 520 mm                                               |
| Nem betjening | Drejeknap i metal (eltænding) | Udskæring (BxD)  | 358 x 500 mm <sup>2)</sup>                                 |




## CS 7102-1

Gaskogeplade, 2 zoner,  
til natur- og flaskegas  
(dyser medfølger)  
M.-nr. 11402790  
**Pris: 10.495,00**

Nyhed

|               |                               |                  |                                                            |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| Ramme         | –                             | Nem rengøring    | Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine) |
| På bordplade  | •                             | Sikkerhed        | GasStop, FlameGuard <sup>1)</sup>                          |
| Planforsænket | •                             | Produktmål (BxD) | 378 x 520 mm                                               |
| Nem betjening | Drejeknap i metal (eltænding) | Udskæring (BxD)  | 358 x 500 mm <sup>2)</sup>                                 |



## CS 7612 FL

Induktionskogeplade,  
2 zoner, PowerFlex  
M.-nr. 10693740  
**Pris: 11.795,00**

|               |             |                        |                                     |
|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|
| Ramme         | –           | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go               |
| På bordplade  | •           | Convenience            | Automatisk gryderegrering Lock&Wipe |
| Planforsænket | •           | Sikkerhed              | Børnesikring                        |
| Nem betjening | SmartSelect | Produktmål (BxD)       | 378 x 520 mm                        |
|               |             | Udskæring (BxD)        | 358 x 500 mm <sup>2)</sup>          |



## CS 7632 FL

Teppanyaki-stegeplade,  
induktion  
M.-nr. 10693780  
**Pris: 19.895,00**

|               |             |                        |                                 |
|---------------|-------------|------------------------|---------------------------------|
| Ramme         | –           | Stressfri tilberedning | Varmholdning, Stop&Go           |
| På bordplade  | •           | Convenience            | 2 separat indstillelige områder |
| Planforsænket | •           | Sikkerhed              | Børnesikring                    |
| Nem betjening | SmartSelect | Produktmål (BxD)       | 378 x 520 mm                    |
|               |             | Udskæring (BxD)        | 358 x 500 mm <sup>2)</sup>      |



## CSDA 7001 FL

Bordemfang, blæser og  
tilslutningsstuds kan placeres  
til højre eller venstre  
M.-nr. 11402480  
**Pris: 12.695,00**

Nyhed

|                            |                                              |                          |                            |
|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Ramme                      | –                                            | Effektivitetsklasse      | A (535 m3/t, Booster)      |
| På bordplade/Planforsænket | • / •                                        | Fedtfiltreringsklasse    | B (93,3 %)                 |
| Nem betjening              | SmartSelect                                  | Energiklasse / ECO-motor | A+ (29 kWh/år) / •         |
| Udluftning til det fri     | •                                            | Lydniveau                | 66 dB(A), trin 3           |
| Recirkulation              | •                                            | Filterindikator          | –                          |
| Nem rengøring              | CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål | Produktmål (BxD)         | 120 x 520 mm               |
|                            |                                              | Udskæring (BxD)          | 100 x 500 mm <sup>2)</sup> |



## TILBEHØR

Monteringsliste til montering af flere  
SmartLine-elementer i en sektion, CSZL 7000  
M.-nr. 10690630  
**Pris: 395,00**

<sup>1)</sup> Se tilbehør, fladkanaler m.m. på side 136

<sup>2)</sup> FlameGuard medfølger og sikrer, at gasflammerne ikke trækkes ned i emfanget

<sup>2)</sup> Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål





# EMHÆTTER

## EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING

Som de eneste er Miele's emhætter kåret af Forbrugerrådet TÆNK til "Bedst i test". Miele-emhætter opnår de bedste klassificeringer for bl.a. udsugningseffekt og fedtfiltrering. Fedt og em fanges effektivt, så du bevarer et optimalt indeklima og skal bekymre dig mindre om rengøring.

Alle Miele's emhætter er udstyret med det yderst effektive **\*10-lags metalfedtfilter**, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er af rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

**\*CleanCover** gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele-emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snarere kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, der er nem at tørre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller **filterindikatoren** dig, når fedtfilteret og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.



## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emfanget automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emfang og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke, tilpasser emfanget automatisk sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

## MIELE@HOME


Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilteret, eller betjen lyset via Miele@mobile-appen.

## DESIGN OG KVALITET

Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele-emhætten til blikfanget i dit køkken. Mens du koncentrerer dig om din kokekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring.


Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.





## DA 1260

Med intern motor  
M.-nr. CleanSteel 10548440  
**Pris: 3.895,00**  
M.-nr. Brillanthvid 10548430  
**Pris: 3.895,00**



## DA 3366

Med intern motor  
M.-nr. 10031040  
**Pris: 4.395,00**

| Type                        | Underbygnings-<br>emhætte | Lydniveau             | 64 dB(A), trin 3                                |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                         | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                         | Filterindikator       | –                                               |
| Effektivitets-<br>klasse    | D<br>(545 m³/t, Boost)    | Convenience           | –                                               |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | A (95,1 %)                | Netværk               | –                                               |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | C<br>(92 kWh/år) / –      | Produktmål<br>(HxBxD) | 125 x 598<br>x 500 mm                           |

| Type                        | Udtræksemhætte,<br>rustfrit stål | Lydniveau             | 51 dB(A), trin 3                                |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                | Filterindikator       | –                                               |
| Effektivitets-<br>klasse    | D<br>(430 m³/t, Boost)           | Convenience           | –                                               |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | B (89,0 %)                       | Netværk               | –                                               |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | C<br>(61 kWh/år) / –             | Produktmål<br>(HxBxD) | 34 x 595 x 275 mm                               |



## DA 3568 (60 cm)

Med intern motor eller til  
ekstern motor, Slimline-udtræk  
på kun 14 mm  
M.-nr. intern motor 10880250  
**Pris: 10.395,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392190  
**Pris: 9.995,00**



## DA 3598 (90 cm)

Med intern motor eller til  
ekstern motor, Slimline-udtræk  
på kun 14 mm  
M.-nr. intern motor 10880290  
**Pris: 11.895,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392200  
**Pris: 11.395,00**

| Type                        | Indbyg med udtræk,<br>rustfrit stål | Lydniveau             | 51 dB(A), trin 3                                |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                   | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                   | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                 |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(635 m³/t, Boost)              | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                       |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | C (82,8 %)                          | Netværk               | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                  |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A++<br>(25 kWh/år) / •              | Produktmål<br>(HxBxD) | 14 x 593<br>x 309-470 mm                        |

| Type                        | Indbyg med udtræk,<br>rustfrit stål | Lydniveau             | 51 dB(A), trin 3                                |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                   | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                   | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                 |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(635 m³/t, Boost)              | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                       |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | C (82,8 %)                          | Netværk               | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                  |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A++<br>(26 kWh/år) / •              | Produktmål<br>(HxBxD) | 14 x 893<br>x 309-470 mm                        |



## DA 3668 (60 cm)

Med intern motor,  
Slimline-udtræk på kun 14 mm,  
lysdæmper-funktion,  
fjernbetjening medfølger  
M.-nr. 10880300  
**Pris: 16.595,00**



## DA 3698 (90 cm)

Med intern motor,  
Slimline-udtræk på kun 14 mm,  
lysdæmper-funktion,  
fjernbetjening medfølger  
M.-nr. 10880310  
**Pris: 17.995,00**


| Type                        | Indbyg med<br>motoriseret udtræk,<br>rustfrit stål | Lydniveau             | 51 dB(A), trin 3                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                                  | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                                  | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                 |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(635 m³/t, Boost)                             | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                       |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | C (82,8 %)                                         | Netværk               | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                  |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A++<br>(25 kWh/år) / •                             | Produktmål<br>(HxBxD) | 14 x 593<br>x 309-470 mm                        |

| Type                        | Indbyg med<br>motoriseret udtræk,<br>rustfrit stål | Lydniveau             | 51 dB(A), trin 3                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                                  | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                                  | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                 |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(635 m³/t, Boost)                             | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                       |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | C (82,8 %)                                         | Netværk               | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                  |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A++<br>(26 kWh/år) / •                             | Produktmål<br>(HxBxD) | 14 x 893<br>x 309-470 mm                        |

**i** Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 141-146

**PUR 68 W (60 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. 10385270  
**Pris: 7.995,00**

**PUR 98 W (90 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. 10385280  
**Pris: 8.995,00**

| Type                     | Vægemhætte, rustfrit stål | Lydniveau          | 56 dB(A) trin 3                                |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                         | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                         | Filterindikator    | –                                              |
| Effektivitets-klasse     | A (650 m³/t, Boost)       | Convenience        | –                                              |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                | Netværk            | –                                              |
| Energiklasse / ECO-motor | A (47 kWh/år) / –         | Produktmål (HxBxD) | 685-1135 x 598 x 500 mm                        |

| Type                     | Vægemhætte, rustfrit stål | Lydniveau          | 56 dB(A) trin 3                                |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                         | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                         | Filterindikator    | –                                              |
| Effektivitets-klasse     | A (650 m³/t, Boost)       | Convenience        | –                                              |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                | Netværk            | –                                              |
| Energiklasse / ECO-motor | A (50 kWh/år) / –         | Produktmål (HxBxD) | 685-1135 x 898 x 500 mm                        |

**DA 6066 W Wing (60 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. Brillanthvid 10138850  
**Pris: 9.495,00**  
M.-nr. Obsidiansort 10138840  
**Pris: 9.495,00**

**DA 6086 W Wing (80 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. Brillanthvid 10143210  
**Pris: 10.395,00**  
M.-nr. Obsidiansort 10138860  
**Pris: 10.395,00**

| Type                     | Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål | Lydniveau          | 54 dB(A), trin 3                               |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                                        | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                                        | Filterindikator    | –                                              |
| Effektivitets-klasse     | B (650 m³/t, Boost)                      | Convenience        | –                                              |
| Fedtfilterings-klasse    | B (92,4 %)                               | Netværk            | –                                              |
| Energiklasse / ECO-motor | B (70 kWh/år) / –                        | Produktmål (HxBxD) | 547 x 600 x 490 mm                             |

| Type                     | Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål | Lydniveau          | 54 dB(A) trin 3                                |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                                        | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                                        | Filterindikator    | –                                              |
| Effektivitets-klasse     | B (650 m³/t, Boost)                      | Convenience        | –                                              |
| Fedtfilterings-klasse    | B (92,4 %)                               | Netværk            | –                                              |
| Energiklasse / ECO-motor | B (70 kWh/år) / –                        | Produktmål (HxBxD) | 547 x 800 x 490 mm                             |

**DA 6096 W Wing (90 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. Brillanthvid 9974070  
**Pris: 10.395,00**  
M.-nr. Obsidiansort 9974080  
**Pris: 10.395,00**

| Type                     | Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål | Lydniveau          | 54 dB(A) trin 3                                |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                                        | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                                        | Filterindikator    | –                                              |
| Effektivitets-klasse     | B (650 m³/t, Boost)                      | Convenience        | –                                              |
| Fedtfilterings-klasse    | B (92,4 %)                               | Netværk            | –                                              |
| Energiklasse / ECO-motor | B (70 kWh/år) / –                        | Produktmål (HxBxD) | 547 x 900 x 490 mm                             |

# VÆGEMHÆTTER

miele.dk – læs meget mere om Miele-vægemhætter



## DA 9090 W Screen

Med intern motor  
M.-nr. 11422450  
**Pris: 8.495,00**



## DA 9090 W Screen

Med intern motor  
M.-nr. 11422440  
**Pris: 8.495,00**

|                          |                            |                    |                                                |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Type                     | Vægemhætte, grafitgrå glas | Lydniveau          | 61 dB(A) trin 3                                |
| Udluftning til det fri   | •                          | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                          | Filterindikator    | –                                              |
| Effektivitetsklasse      | A (675 m3/t, Boost)        | Convenience        | –                                              |
| Fedtfilteringsklasse     | B (93,8 %)                 | Netværk            | –                                              |
| Energiklasse / ECO-motor | A (54,6 kWh/år) / –        | Produktmål (HxBxD) | 500 x 880 x 256 mm                             |

|                          |                               |                    |                                                |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Type                     | Vægemhætte, obsidiansort glas | Lydniveau          | 61 dB(A) trin 3                                |
| Udluftning til det fri   | •                             | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                             | Filterindikator    | –                                              |
| Effektivitetsklasse      | A (675 m3/t, Boost)           | Convenience        | –                                              |
| Fedtfilteringsklasse     | B (93,8 %)                    | Netværk            | –                                              |
| Energiklasse / ECO-motor | A (54,6 kWh/år) / –           | Produktmål (HxBxD) | 500 x 880 x 256 mm                             |





**DA 5798 W Next Step**

Med intern motor  
M.-nr. 10880420  
**Pris: 12.795,00**

| Type                     | Vægemhætte, glas og rustfrit stål | Lydniveau          | 52 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                                 | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                                 | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (600 m³/t, Boost)               | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                        | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (24 kWh/år) / •               | Produktmål (HxBxD) | 660-1110 x 893 x 520 mm                        |

**DA 4298 W Puristic Plus**

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880410  
**Pris: 13.295,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392260  
**Pris: 12.795,00**

| Type                     | Vægemhætte, rustfrit stål | Lydniveau          | 52 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                         | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                         | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (630 m³/t, Boost)       | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (27 kWh/år) / •       | Produktmål (HxBxD) | 685-1135 x 898 x 500 mm                        |

**DA 6488 W Pure (80 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. 10799440  
**Pris: 14.195,00**

| Type                     | Vægemhætte, grafitgrå glas | Lydniveau          | 53 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                          | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                          | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (610 m³/t, Boost)        | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | C (75,1 %)                 | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (25 kWh/år) / •        | Produktmål (HxBxD) | 550 x 798 x 525 mm                             |

**DA 6488 W Pure (80 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. 10799430  
**Pris: 14.195,00**

| Type                     | Vægemhætte, obsidiansort glas | Lydniveau          | 53 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                             | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                             | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (610 m³/t, Boost)           | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | C (75,1 %)                    | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (25 kWh/år) / •           | Produktmål (HxBxD) | 550 x 798 x 525 mm                             |

**DA 6498 W Pure (90 cm)**

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10799460  
**Pris: 14.195,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392270  
**Pris: 13.795,00**

| Type                     | Vægemhætte, grafitgrå glas | Lydniveau          | 53 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                          | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                          | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (610 m³/t, Boost)        | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | C (75,1 %)                 | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (25 kWh/år) / •        | Produktmål (HxBxD) | 550 x 898 x 525 mm                             |

**DA 6498 W Pure (90 cm)**

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10799450  
**Pris: 14.195,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392280  
**Pris: 13.795,00**

| Type                     | Vægemhætte, obsidiansort glas | Lydniveau          | 53 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                             | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                             | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (610 m³/t, Boost)           | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | C (75,1 %)                    | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (25 kWh/år) / •           | Produktmål (HxBxD) | 550 x 898 x 525 mm                             |





**DA 7198 W Triple**

Med intern motor  
M.-nr. 10799480  
**Pris: 15.195,00**

| Type                     | Vægemhætte, grafitgrå glas | Lydniveau          | 60 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                          | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                          | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (600 m³/t, Boost)        | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | B (89,3 %)                 | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A+ (26 kWh/år) / •         | Produktmål (HxBxD) | 440 x 880 x 433 mm                             |





**DA 7198 W Triple**

Med intern motor  
M.-nr. 10799470  
**Pris: 15.195,00**

| Type                     | Vægemhætte, obsidiansort glas | Lydniveau          | 60 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                             | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                             | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (600 m³/t, Boost)           | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | B (89,3 %)                    | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A+ (26 kWh/år) / •            | Produktmål (HxBxD) | 440 x 880 x 433 mm                             |





**DA 6798 W Shape**

Med intern motor  
M.-nr. 10880550  
**Pris: 19.495,00**

| Type                     | Vægemhætte, sort glas og rustfrit stål | Lydniveau          | 52 dB(A) trin 3                                |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                                      | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                                      | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (610 m³/t, Boost)                    | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | D (67,1 %)                             | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A+ (28 kWh/år) / •                     | Produktmål (HxBxD) | 568 x 898 x 495 mm                             |





**DA 6698 W Puristic Ed. 6000**

Med intern motor  
M.-nr. 10880440  
**Pris: 19.995,00**

| Type                     | Vægemhætte, obsidiansort glas og stål | Lydniveau          | 52 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                                     | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                                     | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (640 m³/t, Boost)                   | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                            | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (25 kWh/år) / •                   | Produktmål (HxBxD) | 710-1030 x 898 x 500 mm                        |





**DA 6698 W Puristic Ed. 6000**

Med intern motor  
M.-nr. 10880450  
**Pris: 19.995,00**

| Type                     | Vægemhætte, sort glas og CleanSteel | Lydniveau          | 52 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                                   | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                                   | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (640 m³/t, Boost)                 | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                          | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (25 kWh/år) / •                 | Produktmål (HxBxD) | 710-1030 x 898 x 500 mm                        |





**DA 6698 W Puristic Ed. 6000**

Med intern motor  
M.-nr. 10880430  
**Pris: 19.995,00**

| Type                     | Vægemhætte, brillanthvidt glas og stål | Lydniveau          | 52 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                                      | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                                      | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (640 m³/t, Boost)                    | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                             | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (25 kWh/år) / •                    | Produktmål (HxBxD) | 710-1030 x 898 x 500 mm                        |

① Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 141-146







## DA 2558 (50 cm)

Med intern motor eller  
til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10879930  
**Pris: 6.195,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392220  
**Pris: 5.695,00**



## DA 2578 (70 cm)

Med intern motor eller  
til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10879940  
**Pris: 7.095,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392230  
**Pris: 6.595,00**

| Type                        | Indsatsemhætte<br>skjult ved<br>integration | Lydniveau             | 56 dB(A) trin 3                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                           | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                           | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(600 m³/t, Boost)                      | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | B (90,1 %)                                  | Netværk               | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                    |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A<br>(52 kWh/år) / –                        | Produktmål<br>(HxBxD) | 295 x 532<br>x 372 mm                             |

| Type                        | Indsatsemhætte<br>skjult ved<br>integration | Lydniveau             | 56 dB(A) trin 3                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                           | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                           | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(600 m³/t, Boost)                      | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | B (90,1 %)                                  | Netværk               | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                    |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A<br>(52 kWh/år) / –                        | Produktmål<br>(HxBxD) | 295 x 702<br>x 402 mm                             |



## DA 2360 (60 cm)

Med intern motor  
M.-nr. 10548450  
**Pris: 6.595,00**



## DA 2390 (90 cm)

Med intern motor  
M.-nr. 10548460  
**Pris: 9.495,00**

| Type                        | Indsatsemhætte<br>til overskab | Lydniveau             | 52 dB(A) trin 3                                   |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                              | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                              | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(600 m³/t, Boost)         | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | B (94,2 %)                     | Netværk               | –                                                 |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A<br>(49 kWh/år) / –           | Produktmål<br>(HxBxD) | 342 x 580<br>x 293 mm                             |

| Type                        | Indsatsemhætte<br>til overskab | Lydniveau             | 52 dB(A) trin 3                                   |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                              | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                              | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(600 m³/t, Boost)         | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | A (95,1 %)                     | Netværk               | –                                                 |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A<br>(55 kWh/år) / –           | Produktmål<br>(HxBxD) | 342 x 880<br>x 293 mm                             |



## DA 2668 (60 cm)

Med intern motor  
M.-nr. 10880040  
**Pris: 13.295,00**



## DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller  
til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880110  
**Pris: 16.995,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392240  
**Pris: 16.595,00**

| Type                        | Indsatsemhætte<br>til overskab,<br>CleanSteel | Lydniveau             | 51 dB(A) trin 3                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                             | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                             | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(585 m³/t, Boost)                        | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | A (95,8 %)                                    | Netværk               | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                    |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A+<br>(28 kWh/år) / •                         | Produktmål<br>(HxBxD) | 310 x 584<br>x 297 mm                             |

| Type                        | Indsatsemhætte<br>til overskab,<br>CleanSteel | Lydniveau             | 51 dB(A) trin 3                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                             | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                             | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(640 m³/t, Boost)                        | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | A (95,3 %)                                    | Netværk               | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                    |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A+<br>(29 kWh/år) / •                         | Produktmål<br>(HxBxD) | 310 x 884<br>x 297 mm                             |

1 Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 141-146

# INDSATSEMHÆTTER OG LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER



## DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller  
til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880070  
**Pris: 16.995,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392250  
**Pris: 16.595,00**

| Type                        | Indsatsemhætte<br>til overskab,<br>Brillanthvid | Lydniveau             | 51 dB(A) trin 3                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                               | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                               | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(640 m³/t, Boost)                          | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | A (95,3 %)                                      | Netværk               | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                    |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A+<br>(29 kWh/år) / •                           | Produktmål<br>(HxBxD) | 310 x 884<br>x 297 mm                             |



## DA 2808

Med intern motor eller  
til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880140  
**Pris: 19.295,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392150  
**Pris: 18.895,00**

| Type                        | Loftsintegreret<br>emhætte,<br>CleanSteel | Lydniveau             | 53 dB(A) trin 3                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                         | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                         | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(725 m³/t, Boost)                    | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | B (92,8 %)                                | Netværk               | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                    |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A+<br>(28 kWh/år) / •                     | Produktmål<br>(HxBxD) | 312 x 880<br>x 500 mm                             |



## DA 2808

Med intern motor eller  
til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880180  
**Pris: 19.295,00**  
M.-nr. ekstern motor 11391950  
**Pris: 18.895,00**

| Type                        | Loftsintegreret<br>emhætte,<br>Brillanthvid | Lydniveau             | 53 dB(A) trin 3                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Udluftning<br>til det fri   | •                                           | Nem<br>rengøring      | CleanCover, 10-lags<br>fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation               | •                                           | Filterindikator       | Fedtfilter,<br>Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-<br>klasse    | A<br>(725 m³/t, Boost)                      | Convenience           | 5/15 min.<br>efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-<br>klasse   | B (92,8 %)                                  | Netværk               | Con@ctivity 3.0,<br>Miele@home                    |
| Energiklasse /<br>ECO-motor | A+<br>(28 kWh/år) / •                       | Produktmål<br>(HxBxD) | 312 x 880<br>x 500 mm                             |




# VELKOMMEN TIL MIELE-CLUB

Har du købt et eller flere Miele-produkter, tilbyder vi dig et medlemskab af Miele-Club. Som klubmedlem modtager du eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, som kun kan opnås via medlemskab af Miele-Club. Det er helt gratis og uden forpligtelser for dig som medlem.

Meld dig ind i Miele-Club på [miele.dk/club](https://miele.dk/club), og modtag eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, så snart dine Miele-produkter er registreret.







| Type                     | Frithængende, rustfrit stål | Lydniveau          | 57 dB(A) trin 3                                |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                           | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                           | Filterindikator    | –                                              |
| Effektivitets-klasse     | A (650 m³/t, Boost)         | Convenience        | –                                              |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                  | Netværk            | –                                              |
| Energiklasse / ECO-motor | A (52 kWh/år) / –           | Produktmål (HxBxD) | 69-106 x 898 x 598 mm                          |



| Type                     | Frithængende, rustfrit stål | Lydniveau          | 54 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                           | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                           | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (720 m³/t, Boost)         | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                  | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (30 kWh/år) / •         | Produktmål (HxBxD) | 690-990 x 898 x 598 mm                         |



| Type                     | Frithængende, rustfrit stål | Lydniveau          | 58 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                           | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                           | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (675 m³/t, Boost)         | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                  | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (31 kWh/år) / •         | Produktmål (HxBxD) | 755-1045 x 898 x 598 mm                        |



# FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

miele.dk – læs meget mere om Miele's frithængende emhætter











**DA 6698 D Puristic  
Ed. 6000**

Med intern motor  
M.-nr. 10880470  
**Pris: 28.795,00**











**DA 6698 D Puristic  
Ed. 6000**

Med intern motor  
M.-nr. 10880480  
**Pris: 28.795,00**

| Type                     | Frithængende, obsidiansort glas og stål | Lydniveau          | 53 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                                       | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                                       | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (730 m³/t, Boost)                     | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                              | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (32 kWh/år) / •                     | Produktmål (HxBxD) | 705-1005 x 898 x 598 mm                        |

| Type                     | Frithængende, sort glas og CleanSteel | Lydniveau          | 53 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                                     | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                                     | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (730 m³/t, Boost)                   | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                            | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (32 kWh/år) / •                   | Produktmål (HxBxD) | 705-1005 x 898 x 598 mm                        |











**DA 6698 D Puristic  
Ed. 6000**

Med intern motor  
M.-nr. 10880460  
**Pris: 28.795,00**











**DA 7078 D Aura 3.0  
White Loom**

Med intern motor, ledning i wires  
M.-nr. 11214420  
**Pris: 33.195,00**

| Type                     | Frithængende, brillanthvidt glas og stål | Lydniveau          | 53 dB(A) trin 3, Silence-pakke                 |
|--------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | •                                        | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                                        | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (730 m³/t, Boost)                      | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                               | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A++ (32 kWh/år) / •                      | Produktmål (HxBxD) | 705-1005 x 898 x 598 mm                        |

| Type                     | Frithængende, brillanthvid | Lydniveau       | 65 dB(A) trin 3                                |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | –                          | Nem rengøring   | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                          | Filterindikator | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A (615 m³/t, Boost)        | Convenience     | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | B (90,3 %)                 | Netværk         | Con@ctivity 3.0, Miele@home                    |
| Energiklasse / ECO-motor | A (28 kWh/år) / •          | Produktmål      | Samlet højde: 700-1000 mm, Ø700 mm             |



① Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 141-146



Nyhed



## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Med intern motor, ledning i wires, HumidityBalance, MyAmbientLight, Ambient-Fragrance, emhættens vinger breder automatisk ud, når emhætten er i brug  
M.-nr. intern motor 11408960  
**Pris: 47.295,00**

| Type                     | Frithængende, Brillanthvid | Lydniveau          | 66 dB(A) trin 3                                |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Udluftning til det fri   | -                          | Nem rengøring      | CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål |
| Recirkulation            | •                          | Filterindikator    | Fedtfilter, Aktivt kulfilter                   |
| Effektivitets-klasse     | A+ (600 m3/t, Boost)       | Convenience        | 5/15 min. efterløbstid                         |
| Fedtfilterings-klasse    | A (95,1 %)                 | Netværk            | Con@ctivity 3.0, Miele@home*                   |
| Energiklasse / ECO-motor | A+ (32 kWh/år) / •         | Produktmål (HxBxD) | Samlet højde: 700-1000 mm, Ø500 mm             |

\* Betjenes via Miele@mobile-appen eller Con@ctivity (dog findes taster til tænd/sluk og valg af effektrin bag fedtfilter - hvis netværksforbindelsen fejler)

★ **FINDES KUN HOS MIELE**

## \*HUMIDITYBALANCE

Opnå et optimalt og sundt indeklima med **\*HumidityBalance** – affugtningsfilteret absorberer fugten i luftstrømmen og affugter luften, inden luften sendes tilbage i køkkenet.

Den intelligente sensor måler konstant luftfugtigheden i rummet. Er luftfugtigheden under det anbefalede niveau, frigiver emhætten den nødvendige mængde fugt fra affugtningsfilteret ud i køkkenet.

## MYAMBIENTLIGHT

Vælg mellem 6 forskellige farver lys i Miele@mobile-appen, eller brug lysdæmperfunktionen i appen.

## \*AMBIENTFRAGRANCE

Indsæt duftflakonen Summergarden og nyd altid at have en dejlig duft i køkkenet.



# INTEGRERBARE KØLESKABE, FRYSESKABE OG KØLE-/FRYSESKABE

## DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

*Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.*

## PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

\***PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante \***PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

## SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

## NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

## TOUCH-STYRING

Miele's **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

## LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Miele's nye LED-glashyldebelysning, \***FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

## ICEMAKER

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske **IceMaker** kan producere op til 100 isterninger om dagen. Fryseskabet tilføres vand, som Miele's **IceMaker** omdanner til de flotteste isterninger i en skuffe i fryseren. Når skuffen er fyldt, kan du bytte den ud med skuffen ved siden af, så sørger **IceMaker** for yderligere forsyninger.

## SOFTCLOSE / SELF CLOSE

Denne praktiske dør-dæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. PerfectFresh-skufferne er udstyret med udtræk og dæmpet selvlukning. De kan trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk. Skufferne glider ekstra stille og yderst let. Denne høje betjeningskomfort giver dig en meget bekvem adgang til dine opbevarede madvarer.

# INTEGRERBARE KØLESKABE

miele.dk – læs meget mere om Miele's integrerbare køleskabe



## K 5122 Ui

M.-nr. 9043030

**Pris: 9.795,00**



## K 31252 Ui

M.-nr. 10799650

**Pris: 12.495,00**

|           |                                           |                    |                   |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Type      | Integrerbart skuffe-køleskab              | Låge-montering     | Fladhængsler      |
| Betjening | Drejeknap                                 | Miele@home         | Nej               |
| Komfort   | ComfortClean, 3 hylder, 1 grøntsagsskuffe | Kapacitet kol/frys | 137 L             |
|           |                                           | Lydniveau          | 38 dB(A)          |
|           |                                           | Årligt forbrug     | 92 kWh            |
|           |                                           | Nichemål HxBxD     | 82,0x59,8x54,8 cm |

|           |                                       |                    |                   |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Type      | Integrerbart skuffe-køleskab          | Låge-montering     | Fladhængsler      |
| Betjening | PicTronic - display                   | Miele@home         | Nej               |
| Komfort   | ComfortClean, Superkøl, LED belysning | Kapacitet kol/frys | 136 L             |
|           |                                       | Lydniveau          | 39 dB(A)          |
|           |                                       | Årligt forbrug     | 91 kWh            |
|           |                                       | Nichemål HxBxD     | 81,8x59,7x55,2 cm |



## K 34222 i

M.-nr. 9508470

**Pris: 7.195,00**



## K 37222 iD

M.-nr. 9499680

**Pris: 11.495,00**

|           |                                       |                    |                    |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Type      | Integrerbart køleskab                 | Låge-montering     | Fladhængsler       |
| Betjening | PicTronic - display                   | Miele@home         | Nej                |
| Komfort   | ComfortClean, Superkøl, LED belysning | Kapacitet kol/frys | 217 L              |
|           |                                       | Lydniveau          | 36 dB(A)           |
|           |                                       | Årligt forbrug     | 105 kWh            |
|           |                                       | Nichemål HxBxD     | 121,8x55,9x54,4 cm |

|           |                                                             |                    |                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Type      | Integrerbart køleskab                                       | Låge-montering     | Fladhængsler       |
| Betjening | PicTronic - display                                         | Miele@home         | Nej                |
| Komfort   | DynaCool-ventilation, ComfortClean, LED belysning, Superkøl | Kapacitet kol/frys | 325 L              |
|           |                                                             | Lydniveau          | 34 dB(A)           |
|           |                                                             | Årligt forbrug     | 117 kWh            |
|           |                                                             | Nichemål HxBxD     | 177,2x56,0x55,0 cm |



## K 37272 iD

M.-nr. 9474410

**Pris: 14.395,00**



## K 37422 iD

M.-nr. 9508040

**Pris: 17.695,00**

|           |                                                                           |                    |                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Type      | Integrerbart køleskab                                                     | Låge-montering     | Fladhængsler                  |
| Betjening | PicTronic - display                                                       | Miele@home         | Nej                           |
| Komfort   | DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh, Superkøl, LED belysning | Kapacitet kol/frys | 301 (inkl. 90 L PerfectFresh) |
|           |                                                                           | Lydniveau          | 37 dB(A)                      |
|           |                                                                           | Årligt forbrug     | 133 kWh                       |
|           |                                                                           | Nichemål HxBxD     | 177,0x55,9x54,4 cm            |

|           |                                                                     |                    |                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Type      | Integrerbart køleskab                                               | Låge-montering     | Fladhængsler       |
| Betjening | TouchControl - display                                              | Miele@home         | Nej                |
| Komfort   | DynaCool-ventilation, ComfortClean, FlexiLight, Superkøl, SoftClose | Kapacitet kol/frys | 325 L              |
|           |                                                                     | Lydniveau          | 38 dB(A)           |
|           |                                                                     | Årligt forbrug     | 117 kWh            |
|           |                                                                     | Nichemål HxBxD     | 177,0x55,9x54,4 cm |



# INTEGRERBARE KØLESKABE



**K 37672 iD**  
M.-nr. 10813530  
**Pris: 20.595,00**

|           |                                                                                                                    |                       |                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Type      | Integrerbart køleskab                                                                                              | Låge-<br>montering    | Fladhængsler                           |
| Betjening | TouchControl - display                                                                                             | Miele@<br>home        | Ja, forberedt<br>- kræver ekstraudstyr |
| Komfort   | DynaCool-ventilation,<br>ComfortClean,<br>PerfectFresh PRO,<br>FlexiLight,<br>Superkøl,<br>SoftClose,<br>SelfClose | Kapacitet<br>køl/frys | 301 L (inkl. 90 L<br>PerfectFresh PRO) |
|           |                                                                                                                    | Lydniveau             | 37 dB(A)                               |
|           |                                                                                                                    | Årligt<br>forbrug     | 133 kWh                                |
|           |                                                                                                                    | Nichemål<br>HxBxD     | 177,0x55,9x54,4 cm                     |



**K 37682 iDF**  
M.-nr. 9358870  
**Pris: 20.595,00**

|           |                                                                                                                 |                       |                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Type      | Integrerbart køleskab                                                                                           | Låge-<br>montering    | Fladhængsler                                            |
| Betjening | TouchControl - display                                                                                          | Miele@<br>home        | Forberedt til Miele@home<br>- kræver ekstraudstyr       |
| Komfort   | DynaCool-ventilation,<br>ComfortClean,<br>PerfectFresh PRO,<br>FlexiLight,<br>Superkøl, SoftClose,<br>SelfClose | Kapacitet<br>køl/frys | 257 L (inkl. 90 L Perfect-<br>Fresh PRO) / 27 L (netto) |
|           |                                                                                                                 | Lydniveau             | 36 dB(A)                                                |
|           |                                                                                                                 | Årligt<br>forbrug     | 230 kWh                                                 |
|           |                                                                                                                 | Nichemål<br>HxBxD     | 177,0x55,9x54,4 cm                                      |



# INTEGRERBARE FRYSESKABE

miele.dk – læs meget mere om Miele's integrerbare fryseskabe



**A**  
++  
**38 dB**

**F 31202 Ui**  
M.-nr. 10799920  
**Pris: 10.995,00**

|           |                                                                                                          |                    |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Type      | Integrerbart fryseskab                                                                                   | Låge-montering     | Fladhængsler      |
| Betjening | PicTronic display                                                                                        | Miele@home         | Nej               |
| Komfort   | ComfortClean, ComfortFrost, SuperFrost, 3 skuffer, Akustisk og optisk temperaturalarm, Akustisk døralarm | Kapacitet Køl/Frys | 95 L              |
|           |                                                                                                          | Lydniveau          | 38 dB(A)          |
|           |                                                                                                          | Årligt forbrug     | 148 kWh           |
|           |                                                                                                          | Nichemål HxBxD     | 82,0x60,0x55,0 cm |



**A**  
++  
**37 dB**

**FN 37402 i**  
M.-nr. 9430650  
**Pris: 18.795,00**

NO FROST  
LED LIGHTING  
SOFT CLOSE

|           |                                                          |                    |                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Type      | Integrerbart fryseskab                                   | Låge-montering     | Fladhængsler                       |
| Betjening | TouchControl display                                     | Miele@home         | Nej                                |
| Komfort   | NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, LED belysning | Kapacitet Køl/Frys | 213 L                              |
|           |                                                          | Lydniveau          | 37 dB(A)                           |
|           |                                                          | Årligt forbrug     | 244 kWh                            |
|           |                                                          | Nichemål HxBxD     | 177,2-178,8x56,0-56,8xmin. 55,0 cm |



**A**  
++  
**37 dB**

**FNS 37402 i**  
M.-nr. 9430750  
**Pris: 19.795,00**

NO FROST  
LED LIGHTING  
SOFT CLOSE

|           |                                                                                               |                    |                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Type      | Integrerbart fryseskab                                                                        | Låge-montering     | Fladhængsler                       |
| Betjening | TouchControl display                                                                          | Miele@home         | Nej                                |
| Komfort   | NoFrost, SuperFrost VarioRoom, SoftClose, LED belysning, Sidevarme, Mulighed for side-by-side | Kapacitet Køl/Frys | 213 L                              |
|           |                                                                                               | Lydniveau          | 37 dB(A)                           |
|           |                                                                                               | Årligt forbrug     | 244 kWh                            |
|           |                                                                                               | Nichemål HxBxD     | 177,2-178,8x56,0-56,8xmin. 55,0 cm |




**A**  
++  
**37 dB**

**FNS 37492 iE**  
M.-nr. 10810800  
**Pris: 22.995,00**

NO FROST  
ICE MAKER  
LED LIGHTING  
SOFT CLOSE

|           |                                                                                                                                         |                    |                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Type      | Integrerbart fryseskab                                                                                                                  | Låge-montering     | Fladhængsler                       |
| Betjening | TouchControl display                                                                                                                    | Miele@home         | Ja, forberedt - kræver ekstraustyr |
| Komfort   | NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, IceMaker m. vandtilslutning, LED belysning, Optisk/akustisk alarm, Mulighed for side-by-side | Kapacitet Køl/Frys | 248 L                              |
|           |                                                                                                                                         | Lydniveau          | 37 dB(A)                           |
|           |                                                                                                                                         | Årligt forbrug     | 241 kWh                            |
|           |                                                                                                                                         | Nichemål HxBxD     | 177x55,9x54,4 cm                   |

# INTEGRERBARE KØLE-/FRYSESKABE



**A**  
++  
**38 dB**

**KFN 37132 iD**  
M.-nr. 10614720  
**Pris: 13.495,00**

LED LIGHTING

|           |                                                                        |                    |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Type      | Integrerbart Køle-/fryseskab                                           | Låge-montering     | Glideskinner       |
| Betjening | PicTronic display                                                      | Miele@home         | Nej                |
| Komfort   | DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED belysning | Kapacitet Køl/Frys | 194 L / 62 L       |
|           |                                                                        | Lydniveau          | 38 dB(A)           |
|           |                                                                        | Årligt forbrug     | 230 kWh            |
|           |                                                                        | Nichemål HxBxD     | 177,0x56,0x55,0 cm |

**KFN 37232 iD**

M.-nr. 10614730

**Pris: 12.495,00**

|           |                                                                        |                    |                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Type      | Integrerbart Køle-/fryseskab                                           | Låge-montering     | Fladhængsler       |
| Betjening | PicTronic display                                                      | Miele@ home        | Nej                |
| Komfort   | DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED belysning | Kapacitet Køl/Frys | 194 L / 62 L       |
|           |                                                                        | Lydniveau          | 38 dB(A)           |
|           |                                                                        | Årligt forbrug     | 230 kWh            |
|           |                                                                        | Nichemål HxBxD     | 177,0x55,9x54,4 cm |

**KF 37272 iD**

M.-nr. 9359950

**Pris: 14.395,00**

|           |                                                                                      |                    |                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Type      | Integrerbart Køle-/fryseskab                                                         | Låge-montering     | Fladhængsler                           |
| Betjening | PicTronic display                                                                    | Miele@ home        | Nej                                    |
| Komfort   | DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED belysning, PerfectFresh | Kapacitet Køl/Frys | 204 L (inkl. 67 L PerfectFresh) / 57 L |
|           |                                                                                      | Lydniveau          | 35 dB(A)                               |
|           |                                                                                      | Årligt forbrug     | 232 kWh                                |
|           |                                                                                      | Nichemål HxBxD     | 177,0x55,9x54,5 cm                     |

**KFN 37282 iD**

M.-nr. 9508060

**Pris: 15.895,00**

|           |                                                                                              |                    |                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Type      | Integrerbart Køle-/fryseskab                                                                 | Låge-montering     | Fladhængsler                           |
| Betjening | PicTronic display                                                                            | Miele@ home        | Nej                                    |
| Komfort   | DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, NoFrost LED belysning, PerfectFresh | Kapacitet Køl/Frys | 175 L (inkl. 67 L PerfectFresh) / 62 L |
|           |                                                                                              | Lydniveau          | 38 dB(A)                               |
|           |                                                                                              | Årligt forbrug     | 235 kWh                                |
|           |                                                                                              | Nichemål HxBxD     | 177,0x55,9x54,4 cm                     |

**KFN 37432 iD**

M.-nr. 9508070

**Pris: 19.295,00**

|           |                                                                                        |                    |                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Type      | Integrerbart Køle-/fryseskab                                                           | Låge-montering     | Fladhængsler                       |
| Betjening | TouchControl display                                                                   | Miele@ home        | Ja, forberedt - kræver ekstraustyr |
| Komfort   | DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, NoFrost FlexiLight, SoftClose | Kapacitet Køl/Frys | 193 L / 62 L                       |
|           |                                                                                        | Lydniveau          | 38 dB(A)                           |
|           |                                                                                        | Årligt forbrug     | 230 kWh                            |
|           |                                                                                        | Nichemål HxBxD     | 177,0x55,9x54,4 cm                 |

**KFN 37452 iDE**

M.-nr. 9360040

**Pris: 22.595,00**

|           |                                                                                                         |                    |                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Type      | Integrerbart Køle-/fryseskab                                                                            | Låge-montering     | Fladhængsler                       |
| Betjening | TouchControl display                                                                                    | Miele@ home        | Ja, forberedt - kræver ekstraustyr |
| Komfort   | DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, NoFrost, FlexiLight, SoftClose, Mylce IceMaker | Kapacitet Køl/Frys | 191 L / 57 L                       |
|           |                                                                                                         | Lydniveau          | 38 dB(A)                           |
|           |                                                                                                         | Årligt forbrug     | 225 kWh                            |
|           |                                                                                                         | Nichemål HxBxD     | 177,0x55,9x54,4 cm                 |

**KFN 37692 iDE**

M.-nr. 9360080

**Pris: 24.995,00**

|           |                                                                                                                                                    |                    |                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Type      | Integrerbart Køle-/fryseskab                                                                                                                       | Låge-montering     | Fladhængsler                                |
| Betjening | TouchControl display                                                                                                                               | Miele@ home        | Ja, forberedt - kræver ekstraustyr          |
| Komfort   | DynaCool, Perfect-Fresh Pro, Superkøl, ComfortClean, VarioRoom, NoFrost, Flexi-Light, Self/SoftClose, SuperFrost, IceMaker m. fast vandtilslutning | Kapacitet Køl/Frys | 176 L (inkl. 109 L PerfectFresh PRO) / 58 L |
|           |                                                                                                                                                    | Lydniveau          | 38 dB(A)                                    |
|           |                                                                                                                                                    | Årligt forbrug     | 232 kWh                                     |
|           |                                                                                                                                                    | Nichemål HxBxD     | 177,0x55,9x54,5 cm                          |




# FRITSTÅENDE KØLESKABE OG FRYSESKABE




## DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.



## PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

\* **PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante \* **PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.



## SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.



## NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne gør det muligt at opbevare store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.



## EASYOPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE DØRLUKNING

Denne praktiske dør-dæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dør-greb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.



## TOUCH-STYRING

Mieles **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

## LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Mieles nye LED-glasyldbelysning, **\*FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

## ACTIVE AIRCLEAN-KULFILTER

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Miele-Active AirClean-filter.

Filtret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filtret er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til brug med det samme.

# FRITSTÅENDE KØLESKABE

miele.dk – læs meget mere om Miele's fritstående køleskabe



**K 12010 S-2**

M.-nr. 7750420

**Pris: 3.995,00**

|           |                                 |                |             |
|-----------|---------------------------------|----------------|-------------|
| Type      | Fritstående køleskab            | Dørgreb        | Fast greb   |
| Farve     | Hvid                            | Miele@ home    | Nej         |
| Betjening | Drejeknap                       | Kapacitet køl  | 148 L       |
| Komfort   | ComfortClean, Halogen-belysning | Lydniveau      | 38 dB(A)    |
|           |                                 | Årligt forbrug | 119 kWh     |
|           |                                 | Nichemål HxBxD | 85x55x61 cm |



**K 28202 D ws**  
**K 28202 D edt/cs**

Hvid, M.-nr. 10243420

**Pris: 8.195,00**

CleanSteel, M.-nr. 10243430

**Pris: 9.195,00**

|           |                                                                                        |                |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Type      | Fritstående køleskab                                                                   | Dørgreb        | EasyOpen     |
| Farve     | Hvid eller Cleansteel                                                                  | Miele@ home    | Nej          |
| Betjening | TouchControl - display                                                                 | Kapacitet køl  | 381 L        |
| Komfort   | DynaCool-ventilation, ComfortClean, LED belysning, Døralarm, Side-by-side med FN 28262 | Lydniveau      | 34 dB(A)     |
|           |                                                                                        | Årligt forbrug | 116 kWh      |
|           |                                                                                        | Nichemål HxBxD | 185x60x63 cm |



**K 28302 D ws**  
**K 28302 D edt/cs**

Hvid, M.-nr. 10881090

**Pris: 8.695,00**

CleanSteel, M.-nr. 10881120

**Pris: 9.595,00**

|           |                                                                                                            |                |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Type      | Fritstående køleskab                                                                                       | Dørgreb        | EasyOpen     |
| Farve     | Hvid eller Cleansteel                                                                                      | Miele@ home    | Nej          |
| Betjening | TouchControl - display                                                                                     | Kapacitet køl  | 381 L        |
| Komfort   | DynaCool-ventilation, ComfortClean, LED belysning, Døralarm, Premium indretning, Side-by-side med FN 28262 | Lydniveau      | 34 dB(A)     |
|           |                                                                                                            | Årligt forbrug | 116 kWh      |
|           |                                                                                                            | Nichemål HxBxD | 185x60x63 cm |



**K 28242 D ws**  
**K 28242 D edt/cs**

Hvid, M.-nr. 10925990

**Pris: 9.995,00**

CleanSteel, M.-nr. 10926000

**Pris: 10.795,00**

|           |                                                                                                                |                |                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Type      | Fritstående køleskab                                                                                           | Dørgreb        | EasyOpen                         |
| Farve     | Hvid eller Cleansteel                                                                                          | Miele@ home    | Nej                              |
| Betjening | TouchControl - display                                                                                         | Kapacitet køl  | 358 L (inkl. 116 L PerfectFresh) |
| Komfort   | DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh, LED belysning, Superkøl, Side-by-side med FN 28262, Døralarm | Lydniveau      | 42 dB(A)                         |
|           |                                                                                                                | Årligt forbrug | 133 kWh                          |
|           |                                                                                                                | Nichemål HxBxD | 185x60x63 cm                     |



**KS 28423 D ed/cs**

M.-nr. 10804770

**Pris: 15.295,00**

|           |                                                                                                                 |                |                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Type      | Fritstående køleskab                                                                                            | Dørgreb        | Click2Open                         |
| Farve     | Cleansteel                                                                                                      | Miele@ home    | Ja, forberedt - kræver ekstraustyr |
| Betjening | FreshTouch - display                                                                                            | Kapacitet køl  | 390 L                              |
| Komfort   | DynaCool-ventilation, ComfortClean, FlexiLight, Side-by-side, Døralarm, Superkøl, SoftClose, AirClean kulfilter | Lydniveau      | 37 dB(A)                           |
|           |                                                                                                                 | Årligt forbrug | 78 kWh                             |
|           |                                                                                                                 | Nichemål HxBxD | 185x60x67,5 cm                     |



## FRITSTÅENDE KØLESKABE OG FRYSESKABE


**KS 28463 D ed/cs**  
**KS 28463 D bb**

CleanSteel, M.-nr. 10804780  
**Pris: 19.595,00**  
 BlackBoard, M.-nr. 10804790  
**Pris: 19.995,00**

|           |                                                                                                                      |                |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Type      | Fritstående køleskab                                                                                                 | Dørgreb        | Click2Open                                         |
| Farve     | Cleansteel eller BlackBoard                                                                                          | Miele@ home    | Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr                |
| Betjening | FreshTouch - display                                                                                                 | Kapacitet køl  | 366 L (inkl. 133 L PerfectFresh)                   |
| Komfort   | DynaCool-ventilation, ComfortClean PerfectFresh PRO, FlexiLight, XL interior Superkøl, SoftClose, AirClean kulfilter | Lydniveau      | 37 dB(A)                                           |
|           |                                                                                                                      | Årligt forbrug | 90 kWh                                             |
|           |                                                                                                                      | Nichemål HxBxD | Stål :185x60x67,5 cm<br>BlackBoard: 185x60x68,5 cm |


**FN 26062 ws**

M.-nr. 10243210  
**Pris: 7.695,00**

|           |                                |                   |              |
|-----------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| Type      | Fritstående fryseskab          | Dørgreb           | Easy-Open    |
| Farve     | Hvid                           | Miele@ home       | Nej          |
| Betjening | PicTronic display              | Kapacitet kølerum | 221 L        |
| Komfort   | NoFrost, SuperFrost, VarioRoom | Lydniveau         | 41 dB(A)     |
|           |                                | Årligt forbrug    | 225 kWh      |
|           |                                | Nichemål HxBxD    | 164x60x63 cm |


**FN 28262 ws**  
**FN 28262 edt/cs**

Hvid, M.-nr. 10243260  
**Pris: 8.195,00**  
 CleanSteel, M.-nr. 10243300  
**Pris: 9.195,00**

|           |                                                                   |                   |              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Type      | Fritstående fryseskab                                             | Dørgreb           | Easy-Open    |
| Farve     | Hvid eller CleanSteel                                             | Miele@ home       | Nej          |
| Betjening | TouchControl display                                              | Kapacitet kølerum | 253 L        |
| Komfort   | NoFrost, SuperFrost VarioRoom, Side-by-side med K 28202 / K 28302 | Lydniveau         | 42 dB(A)     |
|           |                                                                   | Årligt forbrug    | 243 kWh      |
|           |                                                                   | Nichemål HxBxD    | 185x60x63 cm |


**FN 28263 ws**

M.-nr. 10243230  
**Pris: 11.595,00**

|           |                                                                                      |                   |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Type      | Fritstående fryseskab                                                                | Dørgreb           | Click2Open   |
| Farve     | Hvid                                                                                 | Miele@ home       | Nej          |
| Betjening | FreshTouch display                                                                   | Kapacitet kølerum | 270 L        |
| Komfort   | NoFrost, SuperFrost, LED belysning, VarioRoom, XL-interior, Optisk og akustisk alarm | Lydniveau         | 38 dB(A)     |
|           |                                                                                      | Årligt forbrug    | 168 kWh      |
|           |                                                                                      | Nichemål HxBxD    | 185x60x63 cm |


**FNS 28463 E ed/cs**  
**FNS 28463 E bb**

CleanSteel, M.-nr. 10805070  
**Pris: 17.295,00**  
 BlackBoard, M.-nr. 10805090  
**Pris: 17.895,00**

|           |                                                                                                                 |                   |                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Type      | Fritstående fryseskab                                                                                           | Dørgreb           | Click2Open                                         |
| Farve     | CleanSteel eller BlackBoard                                                                                     | Miele@ home       | Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr                |
| Betjening | TouchControl display                                                                                            | Kapacitet kølerum | 262 L                                              |
| Komfort   | NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, IceMaker m. vandtilslutning, Sidevarme, Optisk og akustisk alarm, LED belysning | Lydniveau         | 38 dB(A)                                           |
|           |                                                                                                                 | Årligt forbrug    | 165 kWh                                            |
|           |                                                                                                                 | Nichemål HxBxD    | Stål: 185x60x67,5 cm<br>BlackBoard: 185x60x68,5 cm |

# FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

Miele

## TOUCH-STYRING

Mieles **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

## DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

## SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

## PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

\* **PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig om grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante \* **PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

## NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

## LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Miele's nye LED-glasyhyldebelysning, \* **FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

## UNIKT DESIGN MED MIELES BLACKBOARD EDITION, CLEANSTEEL ELLER EKSKLUSIVT SORT/HVIDT GLAS

Med Miele's **BlackBoard Edition** kan du og din familie kommunikere sammen med almindelig kridt på dørens glas - ligesom på en tavle. Døren vaskes hurtigt og nemt ren igen med en fugtig klud, og der kan tegnes på ny - til glæde for alle. Miele's Køle-/fryseskabe fås også med **CleanSteel**-overflade, som er nem at holde ren uden brug af specielle rengøringsmidler.

## \*CLICK2OPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske dør-dæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes i. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dør-greb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stållook afhængig af model.



**KD 26052 ws**

M.-nr. 10078660

**Pris: 5.795,00**

|           |                                        |                    |                 |
|-----------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab            | Dørgreb            | Integreret greb |
| Farve     | Hvid                                   | Miele@ home        | Nej             |
| Betjening | Drejeknap                              | Kapacitet Kol/Frys | 210 L / 53 L    |
| Komfort   | VarioRoom, ComfortClean, LED belysning | Lydniveau          | 39 dB(A)        |
|           |                                        | Årligt forbrug     | 191 kWh         |
|           |                                        | Nichemål HxBxD     | 160x55x62,8 cm  |

**KD 28052 ws**

M.-nr. 10078670

**Pris: 6.295,00**

|           |                                        |                    |                 |
|-----------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab            | Dørgreb            | Integreret greb |
| Farve     | Hvid                                   | Miele@ home        | Nej             |
| Betjening | Drejeknap                              | Kapacitet Kol/Frys | 210 L / 84 L    |
| Komfort   | VarioRoom, ComfortClean, LED belysning | Lydniveau          | 39 dB(A)        |
|           |                                        | Årligt forbrug     | 210 kWh         |
|           |                                        | Nichemål HxBxD     | 180x55x62,8 cm  |

**KD 28032 ws****KD 28032 edo**

Hvid, M.-nr. 10242820

**Pris: 6.695,00**

Stål-look, M.-nr. 10242830

**Pris: 7.195,00**

|           |                                                                  |                    |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                      | Dørgreb            | Integreret greb |
| Farve     | Hvid eller Stål-look                                             | Miele@ home        | Nej             |
| Betjening | FreshTouch display                                               | Kapacitet Kol/Frys | 222 L / 88 L    |
| Komfort   | ComfortFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost | Lydniveau          | 39 dB(A)        |
|           |                                                                  | Årligt forbrug     | 216 kWh         |
|           |                                                                  | Nichemål HxBxD     | 181,7x60x63 cm  |

**KFN 28132 D ws****KFN 28132 D edt/cs**

Hvid, M.-nr. 10622020

**Pris: 7.695,00**

CleanSteel, M.-nr. 10622070

**Pris: 8.695,00**

|           |                                                                                                    |                    |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                        | Dørgreb            | Integreret greb  |
| Farve     | Hvid eller CleanSteel                                                                              | Miele@ home        | Nej              |
| Betjening | Trykknop med LCD display                                                                           | Kapacitet Kol/Frys | 209 L / 95 L     |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm | Lydniveau          | 42 dB(A)         |
|           |                                                                                                    | Årligt forbrug     | 232 kWh          |
|           |                                                                                                    | Nichemål HxBxD     | 186,1x60x65,7 cm |

**KFN 28133 D ws****KFN 28133 D edt/cs**

Hvid, M.-nr. 10622110

**Pris: 8.695,00**

CleanSteel, M.-nr. 10622130

**Pris: 9.595,00**

|           |                                                                                                    |                    |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                        | Dørgreb            | Integreret greb  |
| Farve     | Hvid eller CleanSteel                                                                              | Miele@ home        | Nej              |
| Betjening | Trykknop med LCD display                                                                           | Kapacitet Kol/Frys | 209 L / 95 L     |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm | Lydniveau          | 40 dB(A)         |
|           |                                                                                                    | Årligt forbrug     | 160 kWh          |
|           |                                                                                                    | Nichemål HxBxD     | 186,1x60x65,7 cm |

**KFN 29132 D ws****KFN 29132 D edt/cs**

Hvid, M.-nr. 10622450

**Pris: 8.195,00**

CleanSteel, M.-nr. 10622470

**Pris: 9.195,00**

|           |                                                                                                    |                    |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                        | Dørgreb            | Integreret greb  |
| Farve     | Hvid eller CleanSteel                                                                              | Miele@ home        | Nej              |
| Betjening | Trykknop med LCD display                                                                           | Kapacitet Kol/Frys | 243 L / 95 L     |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm | Lydniveau          | 42 dB(A)         |
|           |                                                                                                    | Årligt forbrug     | 242 kWh          |
|           |                                                                                                    | Nichemål HxBxD     | 201,1x60x65,7 cm |


**KFN 29133 D ws**  
**KFN 29133 D edt/cs**

Hvid, M.-nr. 10622540  
**Pris: 9.195,00**  
 CleanSteel, M.-nr. 10622570  
**Pris: 9.995,00**

|           |                                                                                                    |                    |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                        | Dørgreb            | Integreret greb  |
| Farve     | Hvid eller CleanSteel                                                                              | Miele@ home        | Nej              |
| Betjening | Trykknop med LCD display                                                                           | Kapacitet Køl/Frys | 243 L / 95 L     |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm | Lydniveau          | 40 dB(A)         |
|           |                                                                                                    | Årligt forbrug     | 167 kWh          |
|           |                                                                                                    | Nichemål HxBxD     | 201,1x60x65,7 cm |


**KFN 29142 D ws**  
**KFN 29142 D edt/cs**

Hvid, M.-nr. 10804820  
**Pris: 8.695,00**  
 CleanSteel, M.-nr. 10804910  
**Pris: 9.595,00**

|           |                                                                                                    |                    |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                        | Dørgreb            | Integreret greb  |
| Farve     | Hvid eller CleanSteel                                                                              | Miele@ home        | Nej              |
| Betjening | Trykknop med LCD display                                                                           | Kapacitet Køl/Frys | 199 L / 129 L    |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm | Lydniveau          | 42 dB(A)         |
|           |                                                                                                    | Årligt forbrug     | 242 kWh          |
|           |                                                                                                    | Nichemål HxBxD     | 201,1x60x65,7 cm |


**KFN 29243 D ed/cs**

M.-nr. 10243070  
**Pris: 14.395,00**

|           |                                                                                                   |                    |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                       | Dørgreb            | Click2Open     |
| Farve     | CleanSteel                                                                                        | Miele@ home        | Nej            |
| Betjening | FreshTouch display                                                                                | Kapacitet Køl/Frys | 220 L / 129 L  |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, PerfectFresh, LED belysning, AirClean, Superkøl/-frost, XL interiør | Lydniveau          | 38 dB(A)       |
|           |                                                                                                   | Årligt forbrug     | 180 kWh        |
|           |                                                                                                   | Nichemål HxBxD     | 201x60x67,5 cm |


**KFN 29283 D edt/cs**  
**KFN 29283 D bb**

CleanSteel, M.-nr. 10153920  
**Pris: 14.895,00**  
 BlackBoard, M.-nr. 10243090  
**Pris: 16.295,00**

|           |                                                                                                    |                    |                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                        | Dørgreb            | Click2Open                                  |
| Farve     | CleanSteel eller BlackBoard                                                                        | Miele@ home        | Nej                                         |
| Betjening | FreshTouch display                                                                                 | Kapacitet Køl/Frys | 242 L (inkl. 97 L PerfectFresh) / 101 L     |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, Perfect-Fresh, LED belysning, AirClean, Superkøl/-frost, XL interiør | Lydniveau          | 38 dB(A)                                    |
|           |                                                                                                    | Årligt forbrug     | 186 kWh                                     |
|           |                                                                                                    | Nichemål HxBxD     | bb 201x60x68,5 / CleanSteel: 201x60x67,5 cm |


**KFN 29233 D bb**

M.-nr. 10242900  
**Pris: 15.395,00**

|           |                                                                                                   |                    |               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                       | Dørgreb            | Click2Open    |
| Farve     | BlackBoard                                                                                        | Miele@ home        | Nej           |
| Betjening | FreshTouch display                                                                                | Kapacitet Køl/Frys | 260 L / 101 L |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superkøl/-frost, XL interiør, AirClean | Lydniveau          | 38 dB(A)      |
|           |                                                                                                   | Årligt forbrug     | 174 kWh       |
|           |                                                                                                   | Nichemål HxBxD     | 201x60x68,5   |


**KFN 29483 D edt/cs**

M.-nr. 10153950  
**Pris: 18.695,00**

|           |                                                                                                         |                    |                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                             | Dørgreb            | Click2Open                              |
| Farve     | CleanSteel                                                                                              | Miele@ home        | Nej                                     |
| Betjening | FreshTouch display                                                                                      | Kapacitet Køl/Frys | 242 L (inkl. 97 L PerfectFresh) / 101 L |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, FlexiLight, Self-/Soft-Close, AirClean, Superkøl/-frost, PerfectFresh Pro | Lydniveau          | 37 dB(A)                                |
|           |                                                                                                         | Årligt forbrug     | 186 kWh                                 |
|           |                                                                                                         | Nichemål HxBxD     | 201x60x67,5 cm                          |

# FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

miele.dk – læs meget mere om Miele's fritstående Køle-/fryseskabe



## KFN 15943 SD ed/cs

M.-nr. 10721500  
Pris: 21.995,00

|           |                                                                                                      |                    |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                          | Dørgreb            | EasyOpen       |
| Farve     | CleanSteel                                                                                           | Miele@home         | Nej            |
| Betjening | TouchControl display                                                                                 | Kapacitet Køl/Frys | 331 L / 121 L  |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, SoftClose, AirClean, Superkøl, Superfrost, ComfortClean | Lydniveau          | 42 dB(A)       |
|           |                                                                                                      | Årligt forbrug     | 289 kWh        |
|           |                                                                                                      | Nichemål HxBxD     | 202x75,0x63 cm |



## KFN 29493 DE ed/cs

M.-nr. 10805150  
Pris: 19.995,00

|           |                                                                                                              |                    |                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                                  | Dørgreb            | Click2Open                          |
| Farve     | CleanSteel                                                                                                   | Miele@home         | Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr |
| Betjening | FreshTouch display                                                                                           | Kapacitet Køl/Frys | 258 L / 97 L                        |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, MyIce XL interior, FlexiLight, SoftClose, SelfClose, Superkøl/-frost, AirClean | Lydniveau          | 38 dB(A)                            |
|           |                                                                                                              | Årligt forbrug     | 171 kWh                             |
|           |                                                                                                              | Nichemål HxBxD     | 201x60x67,5 cm                      |



## KFN 29683 D obsw KFN 29683 D brws

Obsidiansort, M.-nr. 10243100  
Pris: 23.995,00  
Brillant hvid, M.-nr. 10243110  
Pris: 23.995,00

|           |                                                                                                            |                    |                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| Type      | Fritstående Køle-/fryseskab                                                                                | Dørgreb            | Click2Open                                  |
| Farve     | Obsidiansort eller Brillant hvid                                                                           | Miele@home         | Nej                                         |
| Betjening | FreshTouch display                                                                                         | Kapacitet Køl/Frys | 242 L (inkl. 97 L PerfectFresh PRO) / 101 L |
| Komfort   | DynaCool, NoFrost, VarioRoom, PerfectFresh PRO, FlexiLight, SoftClose SelfClose, Superkøl/-frost, AirClean | Lydniveau          | 37 dB(A)                                    |
|           |                                                                                                            | Årligt forbrug     | 186 kWh                                     |
|           |                                                                                                            | Nichemål HxBxD     | 201x60x68,5                                 |







# VINKØLESKABE



## PUSH2OPEN

Døren med **Push2Open**-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsfrie køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant.

## DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

## TEMPERATURZONER MED INDSTILLING

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op til tre individuelt regulerbare temperaturzoner. Herved kan du opbevare op til tre forskellige vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne, ved en perfekt temperatur.

## TOUCH-STYRING

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. Miele's fleksible flaskehylder sørger for stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme kan skydes til siderne i en håndvending og sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse. Herved lagres din vin roligt og altid i den optimale position.

Miele's Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

## \* FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. De **indstillelige flaskehylder** sikrer, at flaskerne ligger perfekt. De enkelte lameller i hylderne kan nemt flyttes og dermed tilpasses alle flaskeseformer. Din vin opbevares i en optimal position. Miele's **NoteBoard** på forkanten af alle hylder, giver muligheden for at notere f.eks. vintype, producent og årgang og giver et hurtigt overblik.

## ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra. Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret. Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

## \* SOMMELIERSET

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden.

Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen fra et koldt glas og opnå altid den perfekte temperering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.





## KWT 7112 iG ed/cs KWT 7112 iG obsw KWT 7112 iG grgr

CleanSteel M.-nr. 11186560  
**Pris: 21.995,00**  
Obsidiansort, M.-nr. 11186580  
**Pris: 22.495,00**  
Grafitgrå, M.-nr. 11186570  
**Pris: 22.495,00**

|                    |                                                                                                                               |                  |                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Type               | Vinkøleskab til indbygning                                                                                                    | Betjening        | Touch-styring - display                       |
| Farve              | CleanSteel, Obsidiansort, Grafitgrå                                                                                           | Miele@home       | Nej                                           |
| Antal hylde-udtræk | 2 m. FlexiFrame og NoteBoard                                                                                                  | Kapacitet vinkøl | 46 L / 18 flasker                             |
| Komfort            | 1 temp. zone, Active AirClean, kulfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, Push2open, Optisk og akustisk alarm, Miele@home | Lydniveau        | 34 dB(A)                                      |
|                    |                                                                                                                               | Årligt forbrug   | 106 kWh                                       |
|                    |                                                                                                                               | Produktmål HxBxD | 465x557x571 mm / Nichemål: 450-452x560-568 mm |



## KWT 6321 UG

M.-nr. 9764980  
**Pris: 22.495,00**



## KWT 6312 UGS

M.-nr. 9764970  
**Pris: 25.995,00**

|                    |                                                                    |                  |                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Type               | Vinkøleskab til underbygning                                       | Betjening        | ComfortControl-betjening m. display           |
| Farve              | Front i obsidiansort glas                                          | Miele@home       | Nej                                           |
| Antal hylde-udtræk | 3                                                                  | Kapacitet vinkøl | 95 L / 34 flasker                             |
| Komfort            | 2 temp. zoner, Active AirClean, kulfilter, LED belysning, DynaCool | Lydniveau        | 38 dB(A)                                      |
|                    |                                                                    | Årligt forbrug   | 190 kWh                                       |
|                    |                                                                    | Produktmål HxBxD | 818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm |

|                    |                                                                                                       |                  |                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Type               | Vinkøleskab til underbygning                                                                          | Betjening        | Touch-styring - display                       |
| Farve              | Front i obsidiansort glas                                                                             | Miele@home       | Nej                                           |
| Antal hylde-udtræk | 3 m. FlexiFrame og NoteBoard                                                                          | Kapacitet vinkøl | 110 L / 46 flasker (u. sommerliersæt)         |
| Komfort            | 1 temp. zone, Active AirClean kulfilter, LED belysning, DynaCool, Push2Open, Sommerliersæt, SoftClose | Lydniveau        | 38 dB(A)                                      |
|                    |                                                                                                       | Årligt forbrug   | 145 kWh                                       |
|                    |                                                                                                       | Produktmål HxBxD | 818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm |



## KWT 6322 UG

M.-nr. 9138040  
**Pris: 28.295,00**



## KWT 6422 i

M.-nr. 10792890  
**Pris: 24.995,00**

|                    |                                                                              |                  |                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Type               | Vinkøleskab til underbygning                                                 | Betjening        | Touch-styring - display                       |
| Farve:             | Front i obsidiansort glas                                                    | Miele@home       | Nej                                           |
| Antal hylde-udtræk | 3 m. FlexiFrame og NoteBoard                                                 | Kapacitet vinkøl | 94 L / 36 flasker                             |
| Komfort            | 2 temp. zoner, Active AirClean kulfilter, LED belysning, DynaCool, Push2Open | Lydniveau        | 36 dB(A)                                      |
|                    |                                                                              | Årligt forbrug   | 144 kWh                                       |
|                    |                                                                              | Produktmål HxBxD | 818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm |

|                    |                                                                                        |                  |                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Type               | Fuld Integreret vinkøleskab                                                            | Betjening        | Touch-styring - display                   |
| Farve              | Front m. glas                                                                          | Miele@home       | Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr       |
| Antal hylde-udtræk | 2 m. FlexiFrame og NoteBoard                                                           | Kapacitet vinkøl | 97 L / 30 flasker                         |
| Komfort            | 2 temp. zoner, Active AirClean, LED belysning, DynaCool, SoftClose, Doralarm, 3D hylde | Lydniveau        | 34 dB(A)                                  |
|                    |                                                                                        | Årligt forbrug   | 145 kWh                                   |
|                    |                                                                                        | Produktmål HxBxD | 871x557x541 mm / Nichemål: 874x560x550 mm |

# INTEGRERBARE OG FRITSTÅENDE VINKØLESKABE



## KWT 6422 iG obsw

M.-nr. 10737480  
Pris: 27.195,00


| Type               | Integreret vinkøleskab                                                                           | Betjening        | Touch-styring - display                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Farve              | Front i obsidiansort glas                                                                        | Miele@ home      | Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr       |
| Antal hylde-udtræk | 2 m. FlexiFrame og NoteBoard                                                                     | Kapacitet vinkøl | 104 L / 33 flasker                        |
| Komfort            | 2 temp. zoner, Active AirClean, LED belysning, DynaCool, Push2Open 3D hylde, SoftClose, Døralarm | Lydniveau        | 34 dB(A)                                  |
|                    |                                                                                                  | Årligt forbrug   | 145 kWh                                   |
|                    |                                                                                                  | Produktmål HxBxD | 871x557x560 mm / Nichemål: 874x560x550 mm |



## KWT 6722 iS

M.-nr. 10792900  
Pris: 38.995,00

| Type               | Fuld Integreret vinkøleskab                                                                | Betjening        | Touch-styring - display                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Farve              | Front m. glas                                                                              | Miele@ home      | Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr         |
| Antal hylde-udtræk | 8 m. FlexiFrame og NoteBoard                                                               | Kapacitet vinkøl | 254 L / 80 flasker                          |
| Komfort            | 2 temp. zoner, Active AirClean, LED belysning, DynaCool, Sommerliersæt SoftClose, Døralarm | Lydniveau        | 34 dB(A)                                    |
|                    |                                                                                            | Årligt forbrug   | 160 kWh                                     |
|                    |                                                                                            | Produktmål HxBxD | 1769x557x541 mm / Nichemål: 1772x560x550 mm |



## KWT 6722 iGS obsw

M.-nr. 10737540  
Pris: 40.995,00

| Type               | Integreret vinkøleskab                                                                                         | Betjening        | Touch-styring - display                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Farve              | Front i obsidiansort glas                                                                                      | Miele@ home      | Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr         |
| Antal hylde-udtræk | 8 m. FlexiFrame og NoteBoard                                                                                   | Kapacitet vinkøl | 271 L / 83 flasker                          |
| Komfort            | 2 temp. zoner, Active AirClean, 3D hylde LED belysning, DynaCool, Push2Open Sommerliersæt, SoftClose, Døralarm | Lydniveau        | 34 dB(A)                                    |
|                    |                                                                                                                | Årligt forbrug   | 162 kWh                                     |
|                    |                                                                                                                | Produktmål HxBxD | 1769x557x560 mm / Nichemål: 1772x560x550 mm |



## KWT 6833 SG

M.-nr. 10409080  
Pris: 41.995,00

| Type               | Fritstående vinkøleskab                                                                        | Betjening        | Touch-styring - display             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Farve              | Front i obsidiansort glas                                                                      | Miele@ home      | Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr |
| Antal hylde-udtræk | 10 m. FlexiFrame og NoteBoard                                                                  | Kapacitet vinkøl | 502 L / 178 flasker                 |
| Komfort            | 3 temp. zoner, Active AirClean, LED belysning, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp. alarm | Lydniveau        | 37 dB(A)                            |
|                    |                                                                                                | Årligt forbrug   | 180 kWh                             |
|                    |                                                                                                | Produktmål HxBxD | 1920x700x746 mm                     |



## KWT 6834 SGS

M.-nr. 10409090  
Pris: 46.995,00

| Type               | Fritstående vinkøleskab                                                                                       | Betjening        | Touch-styring - display             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Farve              | Front i obsidiansort glas                                                                                     | Miele@ home      | Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr |
| Antal hylde-udtræk | 10 m. FlexiFrame og NoteBoard                                                                                 | Kapacitet vinkøl | 502 L / 178 flasker                 |
| Komfort            | 3 temp. zoner, Active AirClean, LED belysning, Sommerliersæt, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp. alarm | Lydniveau        | 37 dB(A)                            |
|                    |                                                                                                               | Årligt forbrug   | 180 kWh                             |
|                    |                                                                                                               | Produktmål HxBxD | 1920x700x746 mm                     |



## KWNS 28462 E ed/cs

M.-nr. 10805200  
Pris: 36.295,00

| Type               | Fritstående vinkøleskab/Fryseskab                                                                                          | Betjening:         | FreshTouch-styring - display        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Farve              | Front i CleanSteel og sort glas                                                                                            | Miele@ home        | Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr |
| Antal hylde-udtræk | 4 m. FlexiFrame og 5 fryseskuffer                                                                                          | Kapacitet Køl/Frys | 150 L / 129 L                       |
| Komfort            | 2 vin temp. zoner, DynaCool, AirClean, LED belysning, Superfrost, SoftClose, NoFrost, IceMaker m. vandtilslut., Click2Open | Lydniveau          | 38 dB(A)                            |
|                    |                                                                                                                            | Årligt forbrug     | 230 kWh                             |
|                    |                                                                                                                            | Produktmål HxBxD   | 185x60x67,5 cm                      |



**MasterCool**  
**Køleskab K 2802 Vi R**

**MasterCool**  
Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.nr. 11530710  
**Pris: 69.995,00**



**MasterCool**  
**Køleskab K 2902 Vi R**

**MasterCool**  
Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.nr. 11530720  
**Pris: 73.995,00**

| Type      | Integrerbart køleskab                                                                                                                 | Låge-<br>montering | Fladhængsler<br>(Højrehængslet) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Betjening | TouchControl<br>- display                                                                                                             | Miele@home         | Ja                              |
| Komfort   | DynaCool,<br>MasterFresh,<br>Drop and Lock,<br>Superkøl, Brilliant<br>Light, Side by Side,<br>Easyclean,<br>SelfClose,<br>WiFiConn@ct | Kapacitet køl      | 463 L                           |
|           |                                                                                                                                       | Lydniveau          | 40 dB(A)                        |
|           |                                                                                                                                       | Årligt forbrug     | 141 kW                          |
|           |                                                                                                                                       | Mål HxBxD          | 212,5x75,6x60,8 cm              |

| Type      | Integrerbart køleskab                                                                                                                 | Låge-<br>montering | Fladhængsler<br>(Højrehængslet) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Betjening | TouchControl<br>- display                                                                                                             | Miele@home         | Ja                              |
| Komfort   | DynaCool,<br>MasterFresh,<br>Drop and Lock,<br>Superkøl, Brilliant<br>Light, Side by Side,<br>Easyclean,<br>SelfClose,<br>WiFiConn@ct | Kapacitet køl      | 567 L                           |
|           |                                                                                                                                       | Lydniveau          | 40 dB(A)                        |
|           |                                                                                                                                       | Årligt forbrug     | 151 kW                          |
|           |                                                                                                                                       | Mål HxBxD          | 212,5x90,8x60,8 cm              |



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCOOL-KØLESKABE  
PÅ **MIELE.DK/MASTERCOOL**





### MasterCool Fryseskab F 2412 Vi L

**MasterCool**  
Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.-nr. 11530760  
**Pris: 62.995,00**



### MasterCool Fryseskab F 2672 Vi L

**MasterCool**  
Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.nr. 11530780  
**Pris: 73.995,00**

| Type      | Integrerbart fryseskab                                                                                                      | Låge-<br>montering | Fladhængsler<br>(Venstrehængslet) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Betjening | TouchControl - display                                                                                                      | Miele@home         | Ja                                |
| Komfort   | NoFrost, Drop and Lock, IceMaker m. fast vandtilslutning, Brilliant Light, Superfrost, Side by Side, SelfClose, WiFiConn@ct | Kapacitet frys     | 226 L                             |
|           |                                                                                                                             | Lydniveau          | 42 dB(A)                          |
|           |                                                                                                                             | Årligt forbrug     | 253 kW                            |
|           |                                                                                                                             | Mål HxBxD          | 212,5x45,1x60,8 cm                |

| Type      | Integrerbart fryseskab                                                                                                                 | Låge-<br>montering | Fladhængsler<br>(Venstrehængslet) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Betjening | TouchControl - display                                                                                                                 | Miele@home         | Ja                                |
| Komfort   | NoFrost, Drop and Lock, Ice-/ WaterDispenser m. fast vandtilslutning, Brilliant Light, Side by Side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct | Kapacitet frys     | Se www.miele.dk                   |
|           |                                                                                                                                        | Lydniveau          | 42 dB(A)                          |
|           |                                                                                                                                        | Årligt forbrug     | 342 kW                            |
|           |                                                                                                                                        | Mål HxBxD          | 212,5x60,3x60,8 cm                |



### MasterCool Fryseskab F 2812 V L

**MasterCool**  
Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.-nr. 11530770  
**Pris: 72.995,00**

| Type      | Integrerbart fryseskab                                                                                                                 | Låge-<br>montering          | Fladhængsler<br>(Venstrehængslet) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Betjening | TouchControl - display                                                                                                                 | Miele@home                  | Ja                                |
| Komfort   | NoFrost, Drop and Lock, IceMaker m. fast vandtilslutning, Brilliant Light, Superfrost, Side by Side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct | Kapacitet frys              | 429 L                             |
|           |                                                                                                                                        | Brilliant Light, Superfrost | 42 dB(A)                          |
|           |                                                                                                                                        | Side by Side                | 340 kW                            |
|           |                                                                                                                                        | Easyclean                   | 212,5x75,6x60,8 cm                |



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCOOL-FRYSESKABE  
PÅ **MIELE.DK/MASTERCOOL**



A++

42 dB

MASTER FRESH

NO FROST

SELF CLOSE

BRILLIANT LIGHT

DYNA COOL

**MasterCool**  
**Køle-/fryseskab**  
**KF 2802 Vi R**

**MasterCool**  
Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.-nr. 11530730  
**Pris: 75.995,00**



A++

42 dB

MASTER FRESH

NO FROST

SELF CLOSE

BRILLIANT LIGHT

DYNA COOL

**MasterCool**  
**Køle-/fryseskab**  
**KF 2902 Vi R**

**MasterCool**  
Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.-nr. 11530740  
**Pris: 79.995,00**

|           |                                                                                                                                    |                    |                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Type      | Integrerbart Køle-/fryseskab                                                                                                       | Låge-montering     | Fladhængsler (Højrehængslet) |
| Betjening | TouchControl - display                                                                                                             | Miele@home         | Ja                           |
| Komfort   | DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct | Kapacitet køl/frys | 308 L                        |
|           |                                                                                                                                    | Lydniveau          | 42 dB(A)                     |
|           |                                                                                                                                    | Årligt forbrug     | 290 kW                       |
|           |                                                                                                                                    | Mål HxBxD          | 212,5x75,6x60,8 cm           |

|           |                                                                                                                                                  |                    |                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Type      | Integrerbart Køle-/fryseskab                                                                                                                     | Låge-montering     | Fladhængsler (Højrehængslet) |
| Betjening | TouchControl - display                                                                                                                           | Miele@home         | Ja                           |
| Komfort   | DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, Side by Side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct | Kapacitet køl/frys | 381 L                        |
|           |                                                                                                                                                  | Lydniveau          | 42 dB(A)                     |
|           |                                                                                                                                                  | Årligt forbrug     | 334 kW                       |
|           |                                                                                                                                                  | Mål HxBxD          | 212,5x90,8x60,8 cm           |



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCOOL-KØLE-/FRYSESKABE  
PÅ **MIELE.DK/MASTERCOOL**



## MasterCool Køl-/fryseskab KF 2982 Vi

**MasterCool**  
Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.-nr. 11530750  
**Pris: 84.995,00**



## MasterCool Vinkøleskab KWT 2672 ViS L

**MasterCool**  
Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.-nr. 11530790  
**Pris: 85.995,00**

| Type      | Integrerbart Køl-/fryseskab                                                                                                                     | Låge-montering     | Fladhængsler (Højre/Venstre hængslet) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Betjening | TouchControl - display                                                                                                                          | Miele@home         | Ja                                    |
| Komfort   | DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, Side by Side, EasyClean SelfClose, WiFiConn@ct | Kapacitet køl/frys | 378 L                                 |
|           |                                                                                                                                                 | Lydniveau          | 42 dB(A)                              |
|           |                                                                                                                                                 | Årligt forbrug     | 334 kW                                |
|           |                                                                                                                                                 | Mål HxBxD          | 212,5x90,8x60,8 cm                    |

| Type         | Integrerbart vinkøleskab                                                                                                             | Låge-montering   | Fladhængsler (Venstrehængslet) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| Betjening    | TouchControl - display                                                                                                               | Miele@home       | Ja                             |
| Zoner/Hylder | 3 temp. zoner / 9 hylder                                                                                                             | Kapacitet vinkøl | 366 L                          |
| Komfort      | Glasdør m. UV filter, DynaCool, Brilliant Light, Aktivt AirClean filter, Side by Side, 77 flasker a 0,75 ltr. SelfClose, WiFiConn@ct | Lydniveau        | 42 dB(A)                       |
|              |                                                                                                                                      | Årligt forbrug   | 171 kW                         |
|              |                                                                                                                                      | Mål HxBxD        | 212,5x60,3x60,8 cm             |



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCOOL-VINKØLESKABE  
PÅ **MIELE.DK/MASTERCOOL**



# OPVASKEMASKINER

## VERDENSNYHED!

Fulldautomatisk dosering med **AutoDos** og den integrerede **PowerDisk**.

Miele-opvaskemaskiner og Miele-PowerDisk med alt-i-1-opvaskepulver er præcist udviklet og tilpasset til hinanden.

## UOVERTRUFNE RESULTATER\*

**PowerDisk-pulveret** doseres optimalt ift. det valgte program – med præcist tilpasset mængde og på det ideelle tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere flere gange under programmet, og vælges programmet Automatic, måler en sensor tilsmudsningen og doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste opvaske- og tørreresultater!



## EKSTRAORDINÆR FRIHED



Slut med at fylde opvaskemiddel på maskinen ved hver opvask. En PowerDisk holder ca. til 1 måneds forbrug\*\*.

Med Miele's PowerDisk er der altid opvaskemiddel på maskinen, og via **Miele@mobile**-appen kan du nemt starte opvaskemaskinen fra afstand.

Oplev maksimal convenience med **AutoStart**: Indtast dine ønskede programmer og tidspunkter én gang i ugeplaneren – opvaskemaskinen starter fuldstændig automatisk, indtil du fjerner de valgte programmer fra listen igen.

Takket være **ShopConn@ct** skal du ikke længere huske at købe opvaskemiddel. Appen kan indstilles til, at den automatisk bestiller et ønsket antal PowerDisk hjem til dig, når opvaskemaskinen og appen registrerer, at du er ved at løbe tør for PowerDisk. Nemmere bliver det ikke.

\* Du kan stadig altid vælge at bruge andre opvaskepulvere eller -tabs.

\*\* En PowerDisk rækker til gennemsnitligt 20 opvaske med ECO-program.



# OPVASKEMASKINER

## PERFEKTE OG HURTIGE RESULTATER

Miele's **Perfect GlassCare** rengør dit glasservice forsigtigt og skånsomt – ingen glaspest, kalkrande el. lign. Selv dine sarte, fine vinglas kan du rengøre i Miele's opvaskemaskiner. **Riedel** anbefaler alene Miele's opvaskemaskiner til rengøring af deres glas.

Programmet **QuickPowerWash** og Miele's opvasketabs er præcist afstemt efter hinanden og udgør et unikt og uovervindeligt team, der giver enestående opvaske- og tørreresultater. På blot 58 minutter opnår du perfekte opvaske- og tørreresultater!

Med Miele's **\*AutoOpen-tørring** bliver alt dit service – selv plastik – helt tørt. Når opvaskeprogrammet er slut, åbner døren på opvaskemaskinen automatisk. Bordpladen beskyttes mod fugt med den specielle luftføring.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Ønsker du et grebsfrit køkken? Med **\*Knock2Open**, åbner lågen automatisk, når du banker på den, og takket være **AutoClose** hjælper en motorfunktion med at lukke opvaskemaskinens dør automatisk og forsigtigt. Komfortabelt og elegant.

Oplev hurtig, intuitiv og moderne betjening af din opvaskemaskine med Miele's eksklusive M Touch Vi display.



## SKÅN MILJØET OG PENGEPUNGEN

Yderst energieffektiv og i bedste energiklasse – **helt ned til 10 % under energiklasse A+++**. Tilslut opvaskemaskinen til varmt vand, og spar op til 50 % strøm.

**EcoFeedback** – forud for programstart vises en prognose for energiforbruget.

**EcoStart** – din intelligente opvaskemaskine starter automatisk, når strømmen er billigst. Med **SmartStart** modtager opvaskemaskinen info om strømtakster direkte fra dit energiforsynings-selskab.

Helt ned til **6 l vand pr. opvask** – på trods af, at Miele's opvaskemaskiner kun bruger **rent, frisk vand** til opvaske.

## MIELE@HOME

Betjen din opvaskemaskine fra afstand.

I Miele@mobile-appen kan du vælge program,

foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.







*"Med Miele-opvaskemaskiner bliver pletfri glaspleje komfortabel og nem. For skånsom opvask af vores glas anbefaler vi altid opvask i Miele's opvaskemaskiner. Bedre kan det ikke gøres – heller ikke manuelt."*

*– Maximilian Riedel*

**Miele**  
**– specialist i skånsom glaspleje:**

**3D-MultiFlex-bakke:**

*Skånsom og sikker placering af langstilkede, sarte glas i overkurven*

**FlexCare glas-  
og kopholdere:**

*Unik silikonebeskyttelse giver optimal placering af dine glas samt perfekte opvaske- og tørreresultater*

**\*AutoOpen-tørring:**

*Skånsom og enestående flotte tørreresultater – uden efterpolering*

**Skåneprogram:**

*Optimalt designet program til glaspleje*

**Miele-opvaskemidler:**

*Perfekt afstemte opvaskemidler med særlig glasbeskyttelsesformel*



**G 5000 U**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. Brillanthvid 11494340  
**Pris: 5.695,00**  
M.-nr. CleanSteel 11494350  
**Pris: 6.695,00**

**Nyhed**

|                       |                           |                   |                                            |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | –                                          |
| Programmer / kuverter | 5 / 13                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus         |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A++ (262 kWh/år) / 2.492 l vand/år         |
| Lydniveau             | 45 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                          |
| Resttid               | Display                   | Komfort           | ComfortClose                               |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | Comfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                            |



**G 5000 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. Brillanthvid 11494360  
**Pris: 6.195,00**  
M.-nr. CleanSteel 11494370  
**Pris: 7.195,00**

**Nyhed**

|                       |                           |                   |                                                     |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | –                                                   |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A++ (266 kWh/år) / 2.492 l vand/år                  |
| Lydniveau             | 45 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                   |
| Resttid               | Display                   | Komfort           | ComfortClose                                        |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                     |



**G 5023 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. Brillanthvid 11573110  
**Pris: 6.495,00**  
M.-nr. CleanSteel 11573160  
**Pris: 7.495,00**

**Nyhed**

|                       |                           |                   |                                                                    |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | –                                                                  |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                                 |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A++ (266 kWh/år) / 2.492 l vand/år                                 |
| Lydniveau             | 45 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                                  |
| Resttid               | Display                   | Komfort           | ComfortClose                                                       |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                                    |



**G 5212 U**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. Brillanthvid 11573940  
**Pris: 7.695,00**

**Nyhed**

|                       |                           |                   |                                            |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | AutoOpen-tørring                           |
| Programmer / kuverter | 5 / 13                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus         |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A+++ -10% (210 kWh/år) / 2.492 l vand/år   |
| Lydniveau             | 44 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                          |
| Resttid               | Display                   | Komfort           | ComfortClose                               |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | Comfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                            |



**G 5217 SCU XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. Brillanthvid 11573970  
**Pris: 8.495,00**  
M.-nr. CleanSteel 11573980  
**Pris: 9.495,00**

**Nyhed**

|                       |                           |                   |                                                    |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | AutoOpen-tørring                                   |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                 |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år           |
| Lydniveau             | 44 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                  |
| Resttid               | Display                   | Komfort           | ComfortClose                                       |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                    |



**G 5233 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. Brillanthvid 11573440  
**Pris: 8.295,00**  
M.-nr. CleanSteel 11573450  
**Pris: 9.295,00**

**Nyhed**

|                       |                           |                   |                                                                  |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | AutoOpen-tørring                                                 |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                               |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 44 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                                |
| Resttid               | Display                   | Komfort           | ComfortClose                                                     |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                                  |



Nyhed

**G 7100 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine,  
lige panel, taster, 1-linjet LCD-  
tekstdisplay (hvid)

M.-nr. Brillanthvid 11092390

**Pris: 8.995,00**

M.-nr. CleanSteel 11092400

**Pris: 9.995,00**

|                       |                             |                   |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                              |
| Programmer / kuverter | 8 / 14                      | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 44 dB(A) - ned til 40 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback                                                      |
| Resttid               | Display                     | Komfort           | ComfortClose, Kontrolmelding filter                              |
| Belysning / netværk   | - / -                       | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                  |



Nyhed

**G 7310 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine,  
lige panel, DirectSelection,  
1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)

M.-nr. Brillanthvid 11092560

**Pris: 10.895,00**

M.-nr. CleanSteel 11092570

**Pris: 11.895,00**

|                       |                             |                   |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                              |
| Programmer / kuverter | 10 / 14                     | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 43 dB(A) - ned til 38 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback, EcoStart / SmartStart                               |
| Resttid               | Display                     | Komfort           | AutoDos, ComfortClose                                            |
| Belysning / netværk   | - / Miele@home              | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                  |



Nyhed

**G 7315 SCU XXL**

Friskvandsopvaskemaskine,  
lige panel, DirectSelection,  
1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)

M.-nr. Brillanthvid 11092620

**Pris: 11.295,00**

M.-nr. CleanSteel 11092630

**Pris: 12.295,00**

|                       |                             |                   |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                              |
| Programmer / kuverter | 10 / 14                     | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 43 dB(A) - ned til 38 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback, EcoStart / SmartStart                               |
| Resttid               | Display                     | Komfort           | AutoDos, AutoStart, ComfortClose                                 |
| Belysning / netværk   | - / Miele@home              | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                  |



Vi tilbyder forskellige frontbeklædninger til vores integrerbare og fuldintegrerbare opvaskemaskiner. Se dine muligheder på side 148 i kataloget.

Til opvaskemaskiner til underbygning i normal højde tilbydes topplader, sidestykker og sokkel separat.

**BEMÆRK!** For information om topplader, sidestykker og sokkel, kontakt Miele-reservedele.





### G 5430 SCU

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. Brillanthvid 11494540

**Pris: 6.695,00**

M.-nr. CleanSteel 11494550

**Pris: 7.695,00**



### G 5640 SCU

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)

M.-nr. Brillanthvid 11494580

**Pris: 8.595,00**

M.-nr. CleanSteel 11494590

**Pris: 9.595,00**

|                       |                             |                   |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare                                   |
| Programmer / kuverter | 5 / 9                       | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+ (221 kWh/år) / 2.240 l vand/år                   |
| Lydniveau             | 46 dB(A)                    | Ekstra økonomisk  | –                                                   |
| Resttid               | Display                     | Komfort           | ComfortClose                                        |
| Belysning / netværk   | – / –                       | Fleksibilitet     | Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm |                   |                                                     |

|                       |                                |                   |                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                              | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                              |
| Programmer / kuverter | 8 / 9                          | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                              | Forbrug           | A++ (176 kWh/år) / 2.156 l vand/år                               |
| Lydniveau             | 45 dB(A)<br>- ned til 42 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback                                                      |
| Resttid               | Display                        | Komfort           | ComfortClose                                                     |
| Belysning / netværk   | – / –                          | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm    |                   |                                                                  |




**G 5000 i**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvid 11494380  
**Pris: 6.695,00**

Nyhed

|                       |                           |                   |                                            |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | –                                          |
| Programmer / kuverter | 5 / 13                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus         |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A++ (262 kWh/år) / 2.492 l vand/år         |
| Lydniveau             | 45 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                          |
| Resttid               | Display                   | Komfort           | ComfortClose                               |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | Comfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                            |

**G 7100 Sci**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 1-linjet LCD-display (hvid)  
M.-nr. CleanSteel 11092410  
**Pris: 11.295,00**

Nyhed


|                       |                                |                   |                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                              | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                              |
| Programmer / kuverter | 8 / 14                         | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                              | Forbrug           | A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 44 dB(A)<br>- ned til 40 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback                                                      |
| Resttid               | Display                        | Komfort           | AutoDos, ComfortClose                                            |
| Belysning / netværk   | – / –                          | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm      |                   |                                                                  |

**G 7310 Sci**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, DirectSelection, 1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)  
M.-nr. Brillanthvid 11092580  
**Pris: 12.295,00**  
M.-nr. CleanSteel 11092590  
**Pris: 13.195,00**

Nyhed

|                       |                                |                   |                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                              | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                              |
| Programmer / kuverter | 10 / 14                        | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                              | Forbrug           | A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 43 dB(A)<br>- ned til 40 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback, EcoStart / SmartStart                               |
| Resttid               | Display, App                   | Komfort           | AutoDos, AutoStart, ComfortClose                                 |
| Belysning / netværk   | – / Miele@home                 | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm      |                   |                                                                  |

**G 7915 Sci XXL**

Friskvandsopvaske-maskine, skråtstillet panel, M Touch S  
M.-nr. Obsidiansort 11092730  
**Pris: 23.495,00**

Nyhed

|                       |                                |                   |                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                              | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                             |
| Programmer / kuverter | 13 / 14                        | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                 |
| Opvaske- og tørreevne | A                              | Forbrug           | A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år                        |
| Lydniveau             | 42 dB(A)<br>- ned til 38 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback, EcoStart / SmartStart                              |
| Resttid               | Display, App                   | Komfort           | AutoDos, AutoStart, AutoClose                                   |
| Belysning / netværk   | BrilliantLight / Miele@home    | Fleksibilitet     | MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm      |                   |                                                                 |



Alle G7000 integrerbare og fuldintegrerbare opvaskemaskiner er tildelt den anerkendte Reddot design award





Nyhed



## G 5050 Vi

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 11494390  
**Pris: 7.595,00**

|                       |                           |                   |                                            |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | –                                          |
| Programmer / kuverter | 5 / 13                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus         |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A++ (262 kWh/år) / 2.492 l vand/år         |
| Lydniveau             | 45 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                          |
| Resttid               | Akustisk                  | Komfort           | ComfortClose                               |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | Comfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                            |



Nyhed



## G 5050 SCVi

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 11494400  
**Pris: 8.095,00**

|                       |                           |                   |                                                     |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | –                                                   |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A++ (266 kWh/år) / 2.492 l vand/år                  |
| Lydniveau             | 45 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                   |
| Resttid               | Akustisk                  | Komfort           | ComfortClose                                        |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                     |



Nyhed



## G 5055 SCVi XXL

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 11494420  
**Pris: 8.595,00**

|                       |                           |                   |                                                      |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | –                                                    |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                   |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A++ (266 kWh/år) / 2.492 l vand/år                   |
| Lydniveau             | 45 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                    |
| Resttid               | Akustisk                  | Komfort           | ComfortClose                                         |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | Comfort, FlexLine-bestikbakke, 2 glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                      |



Nyhed



## G 5073 SCVi

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 11573250  
**Pris: 8.395,00**

|                       |                           |                   |                                                                    |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | –                                                                  |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                                 |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A++ (266 kWh/år) / 2.492 l vand/år                                 |
| Lydniveau             | 45 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                                  |
| Resttid               | Akustisk                  | Komfort           | ComfortClose                                                       |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                                    |



Nyhed



## G 5078 SCVi XXL

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. 11573290  
**Pris: 8.895,00**

|                       |                           |                   |                                                                    |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | –                                                                  |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                                 |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A++ (266 kWh/år) / 2.492 l vand/år                                 |
| Lydniveau             | 45 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                                  |
| Resttid               | Akustisk                  | Komfort           | ComfortClose                                                       |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 4 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                                    |



**G 5262 SCVi**

Betjeningspanel i rustfrit stål,  
taster, 3-cifret digitalt display  
(gul)  
M.-nr. 11573990  
**Pris: 10.495,00**

Nyhed

|                       |                           |                   |                                                   |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | AutoOpen-tørring                                  |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år          |
| Lydniveau             | 44 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                 |
| Resttid               | Akustisk                  | Komfort           | ComfortClose                                      |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 1 glas- og kopholder |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                   |

**G 5267 SCVi XXL**

Betjeningspanel i rustfrit stål,  
taster, 3-cifret digitalt display  
(gul)  
M.-nr. 11574000  
**Pris: 10.995,00**

Nyhed

|                       |                           |                   |                                                    |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | AutoOpen-tørring                                   |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                 |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år           |
| Lydniveau             | 44 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                  |
| Resttid               | Akustisk                  | Komfort           | ComfortClose                                       |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                    |

**G 5283 SCVi**

Betjeningspanel i rustfrit stål,  
taster, 3-cifret digitalt display  
(gul)  
M.-nr. 11573470  
**Pris: 10.695,00**

Nyhed

|                       |                           |                   |                                                                  |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | AutoOpen-tørring                                                 |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                               |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 44 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                                |
| Resttid               | Akustisk                  | Komfort           | ComfortClose                                                     |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                                  |

**G 5288 SCVi XXL**

Betjeningspanel i rustfrit stål,  
taster, 3-cifret digitalt display  
(gul)  
M.-nr. 11573480  
**Pris: 11.195,00**

Nyhed

|                       |                           |                   |                                                                  |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                         | Ekstra-funktioner | AutoOpen-tørring                                                 |
| Programmer / kuverter | 5 / 14                    | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                               |
| Opvaske- og tørreevne | A                         | Forbrug           | A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 44 dB(A)                  | Ekstra økonomisk  | –                                                                |
| Resttid               | Akustisk                  | Komfort           | ComfortClose                                                     |
| Belysning / netværk   | – / –                     | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 4 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm |                   |                                                                  |

PERFEKTE RESULTATER.  
DER HOLDER OG HOLDER.




## G 7152 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)  
M.-nr. 11092510  
**Pris: 12.295,00**

Nyhed

|                       |                             |                   |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                              |
| Programmer / kuverter | 8 / 14                      | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 43 dB(A) - ned til 40 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback                                                      |
| Resttid               | Optisk, akustisk            | Komfort           | ComfortClose, Kontrolmelding filter                              |
| Belysning / netværk   | - / -                       | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                  |



## G 7157 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)  
M.-nr. 11092530  
**Pris: 12.795,00**

Nyhed

|                       |                             |                   |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                              |
| Programmer / kuverter | 8 / 14                      | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 43 dB(A) - ned til 40 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback                                                      |
| Resttid               | Optisk, akustisk            | Komfort           | ComfortClose, Kontrolmelding filter                              |
| Belysning / netværk   | - / -                       | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 4 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                  |



## G 7362 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor  
M.-nr. 11092670  
**Pris: 14.695,00**

Nyhed

|                       |                             |                   |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                              |
| Programmer / kuverter | 10 / 14                     | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 42 dB(A) - ned til 38 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback, EcoStart / SmartStart                               |
| Resttid               | Optisk, akustisk            | Komfort           | AutoDos, AutoStart, ComfortClose                                 |
| Belysning / netværk   | - / Miele@home              | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                  |



## G 7367 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor  
M.-nr. 11092690  
**Pris: 15.195,00**

Nyhed

|                       |                             |                   |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                              |
| Programmer / kuverter | 10 / 14                     | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år                         |
| Lydniveau             | 42 dB(A) - ned til 38 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback, EcoStart / SmartStart                               |
| Resttid               | Optisk, akustisk            | Komfort           | AutoDos, AutoStart, ComfortClose                                 |
| Belysning / netværk   | - / Miele@home              | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 4 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                  |



## G 7560 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo  
M.-nr. 11110840  
**Pris: 16.995,00**

Nyhed

|                       |                             |                   |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                             |
| Programmer / kuverter | 13 / 14                     | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                 |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år                        |
| Lydniveau             | 42 dB(A) - ned til 38 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback, EcoStart / SmartStart                              |
| Resttid               | Optisk, akustisk            | Komfort           | AutoDos, AutoStart, ComfortClose                                |
| Belysning / netværk   | BrilliantLight / Miele@home | Fleksibilitet     | MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 5 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                 |



## G 7565 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo  
M.-nr. 11110870  
**Pris: 17.395,00**

Nyhed

|                       |                             |                   |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                             |
| Programmer / kuverter | 13 / 14                     | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                 |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år                        |
| Lydniveau             | 42 dB(A) - ned til 38 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback, EcoStart / SmartStart                              |
| Resttid               | Optisk, akustisk            | Komfort           | AutoDos, AutoStart, ComfortClose                                |
| Belysning / netværk   | BrilliantLight / Miele@home | Fleksibilitet     | MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                 |



**Miele**

Power  
Disk





# NYHED

## POWERDISK

Få et halvt års forbrug af  
Mieles PowerDisk med i købet.



Køb en Miele-opvaskemaskine med AutoDos, og få et halvt års forbrug\* af Mieles flydende PowerDisk All in1-opvaskepulver med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

**Du får 6 x PowerDisk til en værdi af kr. 449,00**

\*En PowerDisk rækker til gennemsnitlig 20 opvaske med ECO-program

**G 7590 SCVi K2O**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrunds-belyst logo  
M.-nr. 11092710  
**Pris: 18.795,00**

**G 7595 SCVi K2O XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrunds-belyst logo  
M.-nr. 11092720  
**Pris: 19.295,00**

|                       |                             |                   |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                             |
| Programmer / kuverter | 13 / 14                     | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                 |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år                        |
| Lydniveau             | 42 dB(A) - ned til 38 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback, EcoStart / SmartStart                              |
| Resttid               | Optisk, akustisk            | Komfort           | AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose                       |
| Belysning / netværk   | BrilliantLight / Miele@home | Fleksibilitet     | MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 5 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                 |

|                       |                             |                   |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                             |
| Programmer / kuverter | 13 / 14                     | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                 |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år                        |
| Lydniveau             | 42 dB(A) - ned til 38 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback, EcoStart / SmartStart                              |
| Resttid               | Optisk, akustisk            | Komfort           | AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose                       |
| Belysning / netværk   | BrilliantLight / Miele@home | Fleksibilitet     | MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                 |

**G 7965 SCVi K2O XXL**

Friskvandsopvaske-maskine, betjeningspanel i sort glas, M Touch Vi  
M.-nr. 11092740  
**Pris: 24.495,00**

|                       |                             |                   |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                             |
| Programmer / kuverter | 13 / 14                     | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                 |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+++ -10% (208 kWh/år) / 2.492 l vand/år                        |
| Lydniveau             | 42 dB(A) - ned til 38 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback, EcoStart / SmartStart                              |
| Resttid               | Optisk, akustisk            | Komfort           | AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose                       |
| Belysning / netværk   | BrilliantLight / Miele@home | Fleksibilitet     | MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 85 (-0,5/+6) x 60 x 57 mm   |                   |                                                                 |



M Touch Vi



A

+

≥6ℓ

46 dB

CUTLERY TRAY

QUICKPOWER WASH

**G 5481 SCVi**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11494570

**Pris: 8.995,00**

Nyhed



A

++

≥6ℓ

45 dB

CUTLERY TRAY

QUICKPOWER WASH

**G 5690 SCVi**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)

M.-nr. 11494600

**Pris: 11.395,00**

Nyhed

|                       |                             |                   |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare                                   |
| Programmer / kuverter | 5 / 9                       | Tilvalg           | Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A+ (221 kWh/år) / 2.240 l vand/år                   |
| Lydniveau             | 46 dB(A)                    | Ekstra økonomisk  | –                                                   |
| Resttid               | Akustisk                    | Komfort           | ComfortClose                                        |
| Belysning / netværk   | – / –                       | Fleksibilitet     | Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm |                   |                                                     |

|                       |                             |                   |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Quick-PowerWash       | •                           | Ekstra-funktioner | Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring                              |
| Programmer / kuverter | 8 / 9                       | Tilvalg           | Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus                  |
| Opvaske- og tørreevne | A                           | Forbrug           | A++ (176 kWh/år) / 2.156 l vand/år                               |
| Lydniveau             | 45 dB(A) - ned til 42 dB(A) | Ekstra økonomisk  | EcoFeedback                                                      |
| Resttid               | Optisk, akustisk            | Komfort           | ComfortClose                                                     |
| Belysning / netværk   | – / –                       | Fleksibilitet     | ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare glas- og kopholdere |
| Produktmål (HxBxD)    | 81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm |                   |                                                                  |





**PG 8130**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

**PG 8130 i**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

|                    |                                                       |                       |                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Placering          | Fritstående – kan placeres under et bord              | Sæbe-doserings-anlæg  | Mulighed for tilkobling af DOS G 80 ProfiLine      |
| Leveres med        | Frontplade, sideplade og topplade i brillant hvid     | WiFi                  | Kan forbindes med din mobile enhed via WiFiConn@ct |
| Opvaske-ydelse     | 13 kuverter på kun 17 min. ved varmt-vandstilslutning | Integreret            | Kan leveres som en integreret model PG 8130 i      |
|                    |                                                       | Antal gange - pr. dag | Ideel til et opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag     |
| Programmer         | 8                                                     | Funktioner            | AutoOpen for hurtig og effektiv tørring            |
| Fødevar-estyrelsen | Opfylder anbefalingen om sluts skyl på over 80°C      | Mål (HxBxD)           | 80,5x69,8x60 cm                                    |
| Blødtvands-anlæg   | Integreret for hårdhed op til 60 dH                   | Ei-tilslutning        | 3N AC 400V 50HZ                                    |

|                    |                                                                    |                       |                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Placering          | Fritstående friskvandsopvaske-maskine – kan placeres under et bord | Sæbe-doserings-anlæg  | Mulighed for tilkobling af DOS G 80 ProfiLine      |
| Leveres uden       | Frontplade                                                         | WiFi                  | Kan forbindes med din mobile enhed via WiFiConn@ct |
| Opvaske-ydelse     | 13 kuverter på kun 17 min. ved varmt-vandstilslutning              | Integreret            | Mulighed for stålplade til front.                  |
|                    |                                                                    | Antal gange - pr. dag | Ideel til et opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag     |
| Programmer         | 8                                                                  | Funktioner            | AutoOpen for hurtig og effektiv tørring            |
| Fødevar-estyrelsen | Opfylder anbefalingen om sluts skyl på over 80°C                   | Mål (HxBxD)           | 80,5x69,8x60 cm                                    |
| Blødtvands-anlæg   | Integreret for hårdhed op til 60 dH                                | Ei-tilslutning        | 3N AC 400V 50HZ                                    |

**PG 8133**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

**PG 8059**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

|                    |                                                       |                      |                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Placering          | Fuld integrerbar friskvands-opvaskemaskine            | Sæbe-doserings-anlæg | Mulighed for tilkobling af DOS G 80 ProfiLine                 |
| Leveres uden       | Frontplade                                            | WiFi                 | Kan forbindes med din mobile enhed via WiFiConn@ct            |
| Opvaske-ydelse     | 13 kuverter på kun 17 min. ved varmt-vandstilslutning | Front                | Mulighed for stålplade til front.                             |
|                    |                                                       | Antal gange pr. dag  | Ideel til et opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag                |
| Programmer         | 8                                                     | Funktioner           | Har 3D bestikbakke og AutoOpen for hurtig og effektiv tørring |
| Fødevar-estyrelsen | Opfylder anbefalingen om sluts skyl på over 80°C      | Mål (HxBxD)          | 80,5x69,8x60 cm                                               |
| Blødtvands-anlæg   | Integreret for hårdhed op til 60 dH                   | Ei-tilslutning       | 3N AC 400V 50HZ                                               |

|                    |                                                                                     |                      |                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Placering          | Fritstående friskvandsopvaske-maskine – kan placeres under et bord                  | Sæbe-doserings-anlæg | Mulighed for tilkobling af DOS G 80 ProfiLine      |
| Leveres med        | Frontplade                                                                          | WiFi                 | Kan forbindes med din mobile enhed via WiFiConn@ct |
| Opvaske-ydelse     | 13 kuverter på kun 14 min. ved varmt-vandstilslutning inkl. sluts skyl på over 80°C | Front                | Mulighed for stålplade til front.                  |
|                    |                                                                                     | Antal gange pr. dag  | Ideel til et opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag     |
| Programmer         | 11                                                                                  | Funktioner           | AutoOpen for hurtig og effektiv tørring            |
| Fødevar-estyrelsen | Opfylder anbefalingen om sluts skyl på over 80°C                                    | Mål (HxBxD)          | 80,5x69,8x60 cm                                    |
| Blødtvands-anlæg   | Integreret for hårdhed op til 60 dH                                                 | Ei-tilslutning       | 3N AC 400V 50HZ                                    |

# VASKEMASKINER

## \*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med **\*PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

## \*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan enten vælge at benytte Miele's 2-fasesystem **\*TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte **\*UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

## STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

## \*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.



## SKÅNSOM TØJBEHANDLING

\***SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



## SINGLEWASH

Perfekt vaskeprogram til dig på farten. Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min., og spar samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at gå på kompromis med vaske kvaliteten. Vælg mellem 7 forskellige **SingleWash**-programmer.

## \*CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye \***Miele-Caps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 5 specialvaskemidler og 2 plejemidler.

## AUTOCLEAN AF SÆBESKUFFEN

**AutoClean**-funktionen bliver aktiveret ved hver vask: Impuls-afskylning af begge kamre under tryk. Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.






## WCA 030 WCS

M.-nr. 11477760  
Pris: 6.695,00

Nyhed

|                |                                                              |                    |                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                    | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle - 7 kg.                      |
| Betjening      | EasyControl display - skråt panel                            | Miele@home         | Nej                                          |
| Komfort        | CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad | Centrifugering     | 400-1400 omdr./min.                          |
|                |                                                              | Lydniveau          | 50/74 dB(A) ved vask/centrifugering          |
|                |                                                              | Årligt forbrug     | 175 kWh/10340 liter                          |
|                |                                                              | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |



## WCD 330 WCS

M.-nr. 11387140  
Pris: 8.595,00

|                |                                                                                                           |                    |                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                                                 | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle - 8 kg.                      |
| Betjening      | DirectSensor display - skråt panel                                                                        | Miele@home         | Nej                                          |
| Komfort        | CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, QuickPowerWash - 49 min | Centrifugering     | 400-1400 omdr./min.                          |
|                |                                                                                                           | Lydniveau          | 50/74 dB(A) ved vask/centrifugering          |
|                |                                                                                                           | Årligt forbrug     | 156 kWh/10120 liter                          |
|                |                                                                                                           | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |



## WCD 130 WCS

M.-nr. 11386390  
Pris: 7.695,00

|                |                                                                                  |                    |                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                        | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle - 8 kg.                      |
| Betjening      | DirectSensor display - skråt panel                                               | Miele@home         | Nej                                          |
| Komfort        | CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp | Centrifugering     | 400-1400 omdr./min.                          |
|                |                                                                                  | Lydniveau          | 50/74 dB(A) ved vask/centrifugering          |
|                |                                                                                  | Årligt forbrug     | 177 kWh/10120 liter                          |
|                |                                                                                  | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |



## WCG 370 WCS

M.-nr. 11545780  
Pris: kr. 9.595,00

|                |                                                                                                              |                    |                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                                                    | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle - 9 kg.                      |
| Betjening      | ComfortSensor hvid, 1-linjet - skråt display                                                                 | Miele@home         | Ja                                           |
| Komfort        | CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, SingleWash, QuickPowerWash, Udglatning m. damp | Centrifugering     | 400-1400 omdr./min.                          |
|                |                                                                                                              | Lydniveau          | 48/72 dB(A) ved vask/centrifugering          |
|                |                                                                                                              | Årligt forbrug     | 130 kWh/11000 liter                          |
|                |                                                                                                              | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |





**WCG 670 XL WCS**

M.-nr. 11387230  
**Pris: 9.595,00**

|                |                                                                                           |                    |                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                                 | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle - 9 kg.                      |
| Betjening      | DirectSensor display - skråt panel                                                        | Miele@home         | Ja                                           |
| Komfort        | CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos | Centrifugering     | 400 - 1400 omdr./min.                        |
|                |                                                                                           | Lydniveau          | 48/72 dB(A) ved vask/centrifugering          |
|                |                                                                                           | Årligt forbrug     | 196 kWh/11000 liter                          |
|                |                                                                                           | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |



**WCI 870 XL WCS**

M.-nr. 11387290  
**Pris: 12.495,00**

|                |                                                                                                                    |                    |                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                                                          | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle - 9 kg                       |
| Betjening      | DirectSensor display - skråt panel                                                                                 | Miele@home         | Ja                                           |
| Komfort        | CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos, QuickPowerWash - 49 min | Centrifugering     | 400-1600 omdr./min.                          |
|                |                                                                                                                    | Lydniveau          | 47/72 dB(A) ved vask/centrifugering          |
|                |                                                                                                                    | Årligt forbrug     | 130 kWh/11000 liter                          |
|                |                                                                                                                    | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |



**WCR 870 XL WPS**

M.-nr. 10999290  
**Pris: 14.395,00**

|                |                                                                                                                                                    |                    |                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                                                                                          | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle - 9 kg.                      |
| Betjening      | M-Touch display - skråt panel                                                                                                                      | Miele@home         | Ja, WifiConn@ct                              |
| Komfort        | TwinDos, PowerWash, CapDosing, Vaskeguide, ProfiEco-motor, LED-tromlebelysning, Udglatning m. damp, SingleWash, 24t startforvalg/resttid - AddLoad | Centrifugering     | 400-1600 omdr./min.                          |
|                |                                                                                                                                                    | Lydniveau          | 46/72 dB(A) ved vask/centrifugering          |
|                |                                                                                                                                                    | Årligt forbrug     | 130 kWh/11000 liter                          |
|                |                                                                                                                                                    | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |



**WWR 860 XL WPS**

M.-nr. 10999320  
**Pris: 14.395,00**

|                |                                                                                                                                                     |                    |                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - Grafitgrå                                                                                                                               | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle - 9 kg                       |
| Betjening      | MTouch display - 5gr. skråt panel                                                                                                                   | Miele@home         | Ja - WiFiConn@ct                             |
| Komfort        | CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, LED-tromlebelysning, Udglatning m. damp, SingleWash, TwinDos, QuickPowerWash - 49 min | Centrifugering     | 400-1600 omdr./min.                          |
|                |                                                                                                                                                     | Lydniveau          | 47/72 dB(A) ved vask/centrifugering          |
|                |                                                                                                                                                     | Årligt forbrug     | 130 kWh/11000 liter                          |
|                |                                                                                                                                                     | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |



**WWV 980 Passion WPS**

M.-nr. 10999340  
**Pris: 21.995,00**

|                |                                                                                                                                                                      |                    |                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - WhiteEdition                                                                                                                                             | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle 2.0 - 9 kg.                  |
| Betjening      | M-Touch display - 5 gr. skråt panel                                                                                                                                  | Miele@home         | Ja, WifiConn@ct                              |
| Komfort        | TwinDos, PowerWash, SingleWash, CapDosing, SteamCare, Vaskeguide, ProfiEco-motor, LED-tromlebelysning, 3D-vægtsensor, Varmvandstilslutning, 24t startforvalg/resttid | Centrifugering     | 400-1600 omdr./min.                          |
|                |                                                                                                                                                                      | Lydniveau          | 46/72 dB(A) ved vask/centrifugering          |
|                |                                                                                                                                                                      | Årligt forbrug     | 130 kWh/11000 liter                          |
|                |                                                                                                                                                                      | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |





**PWM 507**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

**PWM 907**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

|                             |                                                  |                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet                   | 7 kg                                             | Programmer                      | Grund-,<br>desinfektions- og<br>målgruppespecifikke                                                   |
| Betjening                   | Enkel via drejeknap<br>og touch display          | Funktioner                      | Forskuet starttid<br>max 96 timer, optisk<br>interface bl.a.<br>til ajourføring af<br>programmer m.m. |
| Tromle og<br>centrifugering | SoftCare-tromle<br>med lys og 1.600<br>omdr./min | Søjle                           | Kan opstilles i søjle                                                                                 |
| G-faktor                    | 704 og<br>restfugtighed: 48 %                    | Automatisk<br>sæbe-<br>dosering | Kan tilsluttes                                                                                        |
| Sprog                       | 29 sprog                                         | Mål: HxBxD                      | 85x59,5x72,5 cm                                                                                       |
| Programtid                  | Fra 49 min.                                      | Eltislutning                    | 3N AC 400V 50 Hz<br>– 10 A                                                                            |

|                             |                                                   |                                 |                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet                   | 7 kg                                              | Programmer                      | Grund-,<br>desinfektions- og<br>målgruppespecifikke                                                                     |
| Betjening                   | Enkel via full touch<br>farve display             | Funktioner                      | Forskuet starttid<br>max 96 timer,<br>optisk interface<br>bl.a. til ajourføring af<br>programmer, WIFI-<br>Conn@ct m.m. |
| Tromle og<br>centrifugering | SoftCare-tromle med<br>lys og 1.600 omdr./<br>min | Søjle                           | Kan opstilles i søjle                                                                                                   |
| G-faktor                    | 704 og restfugtighed:<br>48 %                     | Automatisk<br>sæbe-<br>dosering | Kan tilsluttes                                                                                                          |
| Sprog                       | 32 sprog                                          | Mål: HxBxD                      | 85x59,5x72,5 cm                                                                                                         |
| Programtid                  | Fra 49 min.                                       | Eltislutning                    | 3N AC 400V 50 Hz<br>– 10 A                                                                                              |

**PWM 506 MopStar 60**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

|                |                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet      | 6 kg, antal mopper<br>på 50 cm hhv.<br>bomuld/mikrofiber<br>– 27 stk./35 stk.                                                | Programmer                      | Grundprogrammer,<br>programmer til vask<br>af rengøringsstek-<br>stiler, ready-to-use<br>programmer herunder<br>efterbehandling og<br>desinfektion |
| Betjening      | Enkel via drejeknap<br>og tekst display                                                                                      | Funktioner                      | Startforvalg max.<br>96 timer, forafvanding<br>mopper, mikrofiber m.m.                                                                             |
| Tromle         | SoftCare-tromle                                                                                                              | Søjle                           | Kan opstilles i søjle                                                                                                                              |
| Centrifugering | Max centrifugerings-<br>hastighed 1.400,<br>variable centrifuge-<br>ringshastigheder til<br>forskellige rest-<br>fugtigheder | Automatisk<br>sæbedoser-<br>ing | Kan tilsluttes                                                                                                                                     |
| Sprog          | 29                                                                                                                           | Mål (HxBxD)                     | 85x59,5x72,5 cm                                                                                                                                    |
| Programtid     | 49 min. Mop<br>standard 60°C, KV                                                                                             | Eltislutning                    | 3N AC 400V 50 Hz<br>– 10 A                                                                                                                         |



# VASKE-TØRREMASKINER

## \*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med **\*PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

## \*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan enten vælge at benytte Miele's 2-fasesystem **\*TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte **\*UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

## STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

## \*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve i hele levetiden.



## SKÅNSOM TØJBEHANDLING

★ **SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



## QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele's **QuickPower Wash & Dry** kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

## ★ CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye ★ **Miele-Caps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 5 specialvaskemidler og 2 plejemidler.





**WTF 130 WPM NDS**   
M.-nr. 10584540  
**Pris: 17.695,00**



**WTH 120 WPM NDS**   
M.-nr. 10584570  
**Pris: 20.595,00**

|                |                                                                                                                                        |                    |                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                                                                              | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle - 7 kg Vask / 4 kg Tør         |
| Betjening      | DirectSensor display - skråt panel                                                                                                     | Miele@home         | Ja, forberedt til WifiConn@ct                  |
| Komfort        | PowerWash, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/restitid, Programmanager | Centrifugering     | 400-1600 omdr./min.                            |
|                |                                                                                                                                        | Lydniveau          | 46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring |
|                |                                                                                                                                        | Årligt forbrug     | Vask: 0,93 kWh – Vask & tør: 4,48 kWh          |
|                |                                                                                                                                        | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)   |

|                |                                                                                                                                                 |                    |                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                                                                                       | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle - 7 kg Vask / 4 kg Tør         |
| Betjening      | DirectSensor display - lige panel                                                                                                               | Miele@home         | Ja, forberedt til WifiConn@ct                  |
| Komfort        | PowerWash, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/restitid, Programmanager | Centrifugering     | 400-1600 omdr./min.                            |
|                |                                                                                                                                                 | Lydniveau          | 46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring |
|                |                                                                                                                                                 | Årligt forbrug     | Vask: 0,93 kWh – Vask & tør: 4,48 kWh          |
|                |                                                                                                                                                 | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)   |



**WTH 730 WPM NDS**   
M.-nr. 10584560  
**Pris: 24.495,00**

|                |                                                                                                                                                 |                    |                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                                                                                       | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle - 8 kg Vask / 5 kg Tør         |
| Betjening      | DirectSensor display - skråt panel                                                                                                              | Miele@home         | Ja, WifiConn@ct                                |
| Komfort        | PowerWash, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsforvalg/restitid, Programmanager | Centrifugering     | 400-1600 omdr./min.                            |
|                |                                                                                                                                                 | Lydniveau          | 46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring |
|                |                                                                                                                                                 | Årligt forbrug     | Vask: 1,10 kWh – Vask & tør: 5,36 kWh          |
|                |                                                                                                                                                 | Mål HxBxD          | 85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)   |

# ULTRAPHASE SENSITIVE

Få et halvt års forbrug af Miele's UltraPhase 1 & 2 med i købet.

Vælg mellem Classic og den nye svanemærkede variant: Sensitive.



Køb en Miele-W1-vaskemaskine med TwinDos, og få et halvt årsforbrug af Miele's flydende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

**Du får 4 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2 til en værdi af kr. 770,-**

Det første sæt ligger allerede i maskinen, når du køber vaskemaskinen.

# TØRRETUMBLERE

## \*PERFECTDRY-FUNKTION

Det patenterede **\*PerfectDry**-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. **PerfectDry**-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørreprocessen. Giver op til 12 % tidsbesparelse og op til 12 % strømbesparelse.

## KONDENSERINGSEFFEKTIVITET

Med en Miele-varmepumpetumbler opnår du en kondenserings-effektivitet, der er 50 % bedre end den bedste rating A. Dette betyder, at en Miele-varmepumpetumbler praktisk talt ikke afgiver fugt til indeklimaet og derved kan opstilles på helt ned til 2 m<sup>2</sup>.

## STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluft.

Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

## ECOFEEBACK

Før programstart kan du aflæse det forventede energiforbrug, og efter programslet vises det præcise forbrug, som vil afhænge af vasketøjets sammensætning og tørhedsgrad. Desuden får du besked om tilsmudsningsgraden af fnugfiltret, som bør holdes rent.





## SPECIALPROGRAMMER

Miele-tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj – uanset materiale. Du finder en lang række specialprogrammer, der sikrer den helt korrekte behandling af dit dyrebare tøj. Tør Kashmir-uld, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, og opnå et perfekt resultat ved den mest nænsomme behandling.

## VARMEPUMPETUMBLERE

Varmepumpeteknologien genbruger den en gang opnåede varme igen og igen. Det gør Miele-varmepumpetumblere særdeles billige i anvendelse – op til **60 % mere energibesparende** end almindelige kondensørretumblere. Miele-varmepumpetumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne. Det resulterer i et bedre indeklima.



### \* NY SOFTCARE-TROMLE

Miele-tørretumblere med en kapacitet på **helt op til 9 kg** kan opfylde enhver husholdnings behov, og selv store stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et sengetæppe kan uden problemer tørres i din Miele-tørretumbler.

### \* FRAGRANCEDOS

Mieles **duftflakoner** tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet tørres. Vælg mellem 6 forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger.

### \* EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.

## TØRRETUMBLERE, AFTRÆK

miele.dk – læs meget mere om Miele-tørretumblere



**T 8302**

M.-nr. 7002430  
**Pris: 7.195,00**



**T 8303**

M.-nr. 7002440  
**Pris: 7.195,00**

|                |                                |                    |                                            |
|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - Classic            | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle 1-6 kg.                    |
| Betjening      | Drejeknap - lige panel         | Miele@home         | Nej                                        |
| Komfort        | PerfectDry LED-tromlebelysning | Dør kan vendes     | Nej - hvid luge uden glas                  |
|                |                                | Lydniveau          | 63 dB(A)                                   |
|                |                                | Årligt forbrug     | 425 kWh                                    |
|                |                                | Mål HxBxD          | 85x59,5x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |

|                |                                |                    |                                            |
|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - Classic            | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle 1-6 kg.                    |
| Betjening      | Drejeknap - skråt panel        | Miele@home         | Nej                                        |
| Komfort        | PerfectDry LED-tromlebelysning | Dør kan vendes     | Nej - hvid luge uden glas                  |
|                |                                | Lydniveau          | 63 dB(A)                                   |
|                |                                | Årligt forbrug     | 425 kWh                                    |
|                |                                | Mål HxBxD          | 85x59,5x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |



## TØRRETUMBLERE, KONDENS



**TDA 140 C NDS**

M.-nr. 9932040  
**Pris: 7.195,00**



**TDA 150 C NDS**

M.-nr. 9932050  
**Pris: 7.195,00**

|                |                                                        |                    |                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - Classic                                    | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle 1-7 kg.                    |
| Betjening      | Drejeknap og display - lige panel                      | Miele@home         | Nej                                        |
| Komfort        | PerfectDry LED-tromlebelysning<br>Angivelse af resttid | Dør kan vendes     | Nej - hvid luge uden glas                  |
|                |                                                        | Lydniveau          | 63 dB(A)                                   |
|                |                                                        | Årligt forbrug     | 494 kWh                                    |
|                |                                                        | Mål HxBxD          | 85x59,5x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |

|                |                                                        |                    |                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - Classic                                    | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle 1-7 kg.                    |
| Betjening      | Drejeknap og display - skråt panel                     | Miele@home         | Nej                                        |
| Komfort        | PerfectDry LED-tromlebelysning<br>Angivelse af resttid | Dør kan vendes     | Nej - hvid luge uden glas                  |
|                |                                                        | Lydniveau          | 63 dB(A)                                   |
|                |                                                        | Årligt forbrug     | 494 kWh                                    |
|                |                                                        | Mål HxBxD          | 85x59,5x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |

**TCB 150 WP NDS**

M.-nr. 11390850

**Pris: 8.195,00**


|                |                                                                        |                    |                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                              | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle 1-7 kg.                      |
| Betjening      | DirectSensor display - skråt panel                                     | Miele@home         | Nej                                          |
| Komfort        | PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid | Dør kan vendes     | Nej - hvid luge uden glas                    |
|                |                                                                        | Lydniveau          | 66 dB(A)                                     |
|                |                                                                        | Årligt forbrug     | 208 kWh                                      |
|                |                                                                        | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |

**TCD 450 WP**

M.-nr. 11390900

**Pris: 8.695,00**

|                |                                                                                  |                    |                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                        | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle 1-8 kg.                      |
| Betjening      | DirectSensor display - skråt panel                                               | Miele@home         | Nej                                          |
| Komfort        | PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed | Dør kan vendes     | Nej - hvid luge uden glas                    |
|                |                                                                                  | Lydniveau          | 66 dB(A)                                     |
|                |                                                                                  | Årligt forbrug     | 177 kWh                                      |
|                |                                                                                  | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |

**TCF 650 WP**

M.-nr. 11392480

**Pris: 9.595,00**

|                |                                                                                                  |                    |                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                                        | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle 1-8 kg.                      |
| Betjening      | DirectSensor display - skråt panel                                                               | Miele@home         | Nej                                          |
| Komfort        | PerfectDry, LED-tromlebelysning, ProfiEco motor, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed | Dør kan vendes     | Nej - transparent luge                       |
|                |                                                                                                  | Lydniveau          | 66 dB(A)                                     |
|                |                                                                                                  | Årligt forbrug     | 177 kWh                                      |
|                |                                                                                                  | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |

**TCJ 670 XL WP**

M.-nr. 11063150

**Pris: 13.495,00**

|                |                                                                                                   |                    |                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                                         | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle 1-9 kg.                      |
| Betjening      | DirectSensor display - skråt panel                                                                | Miele@home         | Ja - WiFiConn@ct                             |
| Komfort        | PerfectDry, LED Tromlebelysning, ProfiEco motor, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed | Dør kan vendes     | Nej - Transparent luge                       |
|                |                                                                                                   | Lydniveau          | 64 dB(A)                                     |
|                |                                                                                                   | Årligt forbrug     | 193 kWh                                      |
|                |                                                                                                   | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |

**TCR 870 XL WP**

M.-nr. 10998940

**Pris: 18.995,00**

|                |                                                                                                                             |                    |                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - ChromeEdition                                                                                                   | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle 1-9 kg.                      |
| Betjening      | M Touch display - skråt panel                                                                                               | Miele@home         | Ja - WifiConn@ct                             |
| Komfort        | PerfectDry, LED-tromlebelysning, ProfiEco motor, SteamFinish, FragranceDos2, EcoFeedback, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoSpeed | Dør kan vendes     | Nej - transparent luge                       |
|                |                                                                                                                             | Lydniveau          | 62 dB(A)                                     |
|                |                                                                                                                             | Årligt forbrug     | 193 kWh                                      |
|                |                                                                                                                             | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |

**TWV 680 XL WP**

M.-nr. 10998960

**Pris: 21.995,00**

|                |                                                                                                                               |                    |                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| Farve / Design | Lotushvid - WhiteEdition                                                                                                      | Tromle / kapacitet | SoftCare-tromle 1-9 kg.                      |
| Betjening      | M Touch display - 5 gr. panel                                                                                                 | Miele@home         | Ja - WifiConn@ct                             |
| Komfort        | PerfectDry, LED-tromlebelysning, Tørreguide, ProfiEco motor, SteamFinish, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoFeedback | Dør kan vendes     | Ja - transparent luge                        |
|                |                                                                                                                               | Lydniveau          | 62 dB(A)                                     |
|                |                                                                                                                               | Årligt forbrug     | 174 kWh                                      |
|                |                                                                                                                               | Mål HxBxD          | 85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg) |





**PDR 507 HP**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

**PDR 908 HP**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

|                          |                                                                                    |                 |                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet                | 7 kg                                                                               | Programmer      | Grund- og målgruppespecifikke samt tidsstyrede                                                                                             |
| Betjening                | Enkel via drejeknap og touch display                                               | Opvarmningstype | Varmepumpeteknologi der reducerer energiforbruget og dermed CO <sub>2</sub> -udledningen med 50 % sammenlignet med tilsvarende el opvarmet |
| Tromle og centrifugering | SoftCare-tromle med lys under fyldning og tørring                                  | Søjle           | Kan opstilles i søjle                                                                                                                      |
| Funktioner               | Skånefunktion til tørring af sarte tekstiler, PerfectDry restfugtighedsmåling m.m. | Funktioner      | Resttidsprognose, forskudt start og anti-krol automatik, enkel installation uden behov for aftræk                                          |
| Sprog                    | 29 sprog                                                                           | Mål: HxBxD      | 85x59,5x72,7 cm                                                                                                                            |
| Programtid               | Fra 57 min.                                                                        | Eltilslutning   | 1N AC 220 – 230V<br>50 Hz – 10 A                                                                                                           |

|                          |                                                                                                               |                 |                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet                | 8 kg                                                                                                          | Programmer      | Grund- og målgruppespecifikke samt tidsstyrede                                                                                             |
| Betjening                | Enkel via drejeknap og touch display                                                                          | Opvarmningstype | Varmepumpeteknologi der reducerer energiforbruget og dermed CO <sub>2</sub> -udledningen med 50 % sammenlignet med tilsvarende el opvarmet |
| Tromle og centrifugering | SoftCare-tromle med lys under fyldning og tørring                                                             | Søjle           | Kan opstilles i søjle                                                                                                                      |
| Funktioner               | Skånefunktion til tørring af sarte tekstiler, PerfectDry restfugtighedsmåling, WiFiConn@ct ift Miele-app m.m. | Funktioner      | Resttidsprognose, forskudt start og anti-krol automatik, enkel installation uden behov for aftræk                                          |
| Sprog                    | 32 sprog                                                                                                      | Mål: HxBxD      | 85x59,5x72,7 cm                                                                                                                            |
| Programtid               | Fra 57 min.                                                                                                   | Eltilslutning   | 1N AC 220 – 230V<br>50 Hz – 10 A                                                                                                           |



# STRYGERULLER

## DAMPFUNKTION

*Denne funktion muliggør strykning med damp. Den "dobbelte vandbeholder" sørger for hurtig dampfremstilling, en jævn dampfordeling på hele strygeoverfladen og op til 40 minutters strykning med damp (med én enkelt påfyldning). En LED-lampe viser rettidigt, når vandbeholderen skal fyldes op. Anvendes med postevand.*

## TEKSTIL TILPASSET TEMPERATURVALG

*Optimal varmfordeling gennem tre varmeelementer. Varmeydelsen kan indstilles i henhold til vaskemærkerne i tekstilerne, hvilket skåner fibre. De tre varmeelementer fordeler varmen over hele overfladen. Dette sikrer de bedst mulige strygeresultater.*

## HØJT PRESSETRYK

*Under strygningen trykkes strygearmen ned på strygevalsen med et pressetryk på 0,35 N/cm<sup>2</sup>. For at skabe et lignende tryk ved manuel strykning ville man skulle trykke strygejern ned på strygebrættet med en konstant vægt på ca. 7 kg. Til de bedst mulige strygeresultater med mindst muligt arbejde.*



# FASHIONMASTER

## DAMP

*Dampen gør forskellen. Med et damptryk på op til 4 bar og en konstant dampmængde på 100 g/min opnår du strygeoplevelser i professionel kvalitet med FashionMaster. Den tørre damp gennemtrænger selv de tykkeste materialer og reducerer hermed strygetiden. Du kan vælge, om du vil anvende dampstød eller konstant damp direkte på strygejernnet ved et tryk på damptasten.*

## STEAMER

*Du kan nemt komme af med grimme krøller og folder i jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjælp af steameren. Den vejer kun halvt så meget som strygejernnet men har samme damptryk og dermed samme dampmængde. Den praktiske børstekrans får tekstilfibrene til at rejse sig med perfekt afstand. Steameren kan ligeledes anvendes, mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plads.*

## 1-2-LIFT-SYSTEM

*To bevægelser – let og hurtigt! Med det patenterede\* 1-2-lift-system kan hele udstyret bestående af strygejern, dampgenerator og strygebord opstilles med få arbejdsstrin. Lås op, og lad strygebordet glide op i vandret position – næsten som ved et tryk. FashionMaster glatter ikke blot tøjet men skåner også din ryg!*

## AKTIVT STRYGEBORD

*Strygebordet hjælper dig aktivt med tre intelligente funktioner ved strygning. Blæsefunktionen sørger for meget blød strygning, udsugningsfunktionen medfører en intensiv dampanvendelse. Med dampknappen på strygejernnet starter blæse- eller sugefunktionen i strygebordet, og den slukkes automatisk i strygepauserne. Hukommelsesfunktionen gemmer den seneste indstilling og starter igen ved næste anvendelse af damp.*





## B 990

M.-nr. 7246550  
Pris: 12.995,00

|                 |                                         |                   |                         |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Farve           | Lotushvid                               | Varmelegeme       | 3                       |
| Model           | Fristående, sammenklappelig             | Damp / vandtank   | Nej/ –                  |
| Valsehastighed: | Elektronisk regulerbar i 5 trin         | Arbejdstid / tank | –                       |
| Valsefriløb     | Ja                                      | Strygesålsbredde  | 83 cm                   |
| Komfort         | Fralægningsbord<br>Elektrisk fodkontakt | Mål i brug        | HxBxD<br>96x98,5x38 cm  |
|                 |                                         | Mål sammenslået   | HxBxD<br>105,5x50x38 cm |



## B 995

M.-nr. 7222780  
Pris: 14.495,00

|                |                                         |                   |                         |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Farve          | Lotushvid                               | Varmelegeme       | 3                       |
| Model          | Fristående, sammenklappelig             | Damp / vandtank   | Ja/0,8L                 |
| Valsehastighed | Elektronisk regulerbar i 5 trin         | Arbejdstid / tank | 40 min.                 |
| Valsefriløb    | Ja                                      | Strygesålsbredde  | 83 cm                   |
| Komfort        | Fralægningsbord<br>Elektrisk fodkontakt | Mål i brug        | HxBxD<br>96x98,5x38 cm  |
|                |                                         | Mål sammenslået   | HxBxD<br>105,5x50x38 cm |




## B 3847

M.-nr. 10546530  
Pris: 16.695,00

|           |                                                                                               |                 |                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Farve     | Lotushvid                                                                                     | Sammenklappelig | Ja, 1-2 Liftsystem                |
| Model     | Fristående Strygesystem                                                                       | Højdejustering  | Ja, trinløs                       |
| Strygesål | SoftCare, patenteret                                                                          | Blæser          | 2 Blæsertrin, Blæse-/sugefunktion |
| Komfort   | Cool Down & Auto off-funktion, Separat non stick sål, Steamer<br>Varmebestandigt strygebetræk | Damptryk        | 4,0 bar fra 1,25 L vandbeholder   |
|           |                                                                                               | Mål i brug      | HxBxD<br>96x98,5x38 cm            |
|           |                                                                                               | Mål sammenslået | HxBxD<br>105,5x50x38 cm           |





## Greb DS 7003 PureLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Til harmonisering af greb på indbygningsprodukter og greb på køkkenfronter
- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 3 stk. PureLine-greb

M.-nr. CleanSteel 11345870 **Pris: 1.195,00**



## Greb DS 7000 PureLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 1 stk. PureLine-greb

M.-nr. CleanSteel 11345890 **Pris: 795,00**



## Greb DS 7000 VitroLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 1 stk. VitroLine-greb

M.-nr. Brillanthvid 11345940 **Pris: 1.495,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11345930 **Pris: 1.495,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11345950 **Pris: 1.495,00**



## Original bageplade HBB 71

Til bagning af småkager og tynde kager.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne (til stegning og bagning på flere ribber i ovnen på samme tid)
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til ovne med 76 l ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9519820 **Pris: 495,00**



## Original bradepande HUBB 71/91

Ideel når du skal bage kager med et tykt lag på toppen.

- Som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning og grill
- Brug en HGBB grill- og stegerist til at lægge ovenpå, når du steger
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade

HUBB 71 til ovne med 76 l ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9519840 **Pris: 595,00**

HUBB 91 til 90 cm bred ovn

M.-nr. 9520680 **Pris: 1.295,00**



## Gourmet-bageplade med huller HBBL 71

Til sprøde kager, boller, pommes frites, småkager og pizza med sprød skorpe.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til ovne med 76 l ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9520620 **Pris: 595,00**



## Mieles originale bage- og stegeriste

Miele-ovne og dampovne leveres med en bage- og stegerist.

Hvis du bruger din ovn i langt større omfang og bager og steger på flere ribber på samme tid, kan du få ekstra riste til din ovn.

Mieles riste kan bruges som underlag til bageforme, men er også ideelle, når du skal stege eller grille pølser og kød.

De passer perfekt sammen med Mieles bradepander, så fedt kan opsamles.



### Bage- og stegerist med PerfectClean HBBR 71

Underlag til bageforme og Gourmetfæde.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele-bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Særlig nem rengøring
- Til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9524950

**Pris: 475,00**




### Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 72

Underlag til bageforme og Gourmetfæde.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele-bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem, automatisk rengøring.
- Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 76 l ovnrum

M.-nr. 9520640

**Pris: 615,00**



### Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 92

Underlag til bageforme og Gourmetfæde.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele-bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem automatisk rengøring.
- Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 90 l ovnrum

M.-nr. 9520700

**Pris: 1.195,00**



### Gourmet-bagesten HBS 60

Til at opnå samme resultat, som i en stenovn.

- Til at bage pizza, brød, boller, blinis og snacks
- Som varmeplade på bordet holder den varmen i op til 25 minutter
- Høj kontaktvarme udnytter energien bedre og mere effektivt
- Meget let at rengøre takket være den specielle overflade
- Bagestenen er en glaseret ildfast sten – inkl. bagestenspalette og opskriftshæfte
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 5382220

**Pris: 1.395,00**



### Pizza-/tærteform HBF 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter.

- Non-stick overflade, særlig skærefast takket være PerfectClean
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 9520720

**Pris: 375,00**



### Pizza-/tærteform med huller HBFP 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter med Klimaprogram.

- Ideel til bagning af rundstykker, briocher, croissants, pizzaer og tærter
- Optimal dampfordeling ved Klimaprogram via huller
- Non stick-overflade, særlig skærefast takket være PerfectClean
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 10116800

**Pris: 395,00**

## Mieles originale grill- og stegeindsatser

Mieles grill- og stegeindsats placeres helt enkelt oven på Mieles bradepande, når du skal grille eller stege. Den er ideel til at opsamle kødsaft. Grill- og stegeindsatsen forhindrer til gengæld, at kødsaften brænder på. Saften kan bruges til at lave lækker sauce. Mieles grill- og stegeindsats beskytter også din ovn mod fedtstænk, hvilket gør rengøringen af ovnen meget nemmere.

### FlexiClip-udtræk

Udtræk gør det muligt at tage bageplader, bage- og stegeriste og Gourmet-fade ud af ovnen, uden at de tipper.

Så kan du dyppe eller vende en steg uden for den varme ovn uden at risikere at brænde dig.

Du kan også nemt anbringe bradepander, bageplader, riste og Gourmetfade direkte på FlexiClip-udtræk på forskellige ribber.

Der kan indsættes op til 3 sæt FlexiClip udtræk i ovnen på samme tid (=3 ribber).



### Grill- og stegeindsats HGBB 71 / HGBB 91

Ideel når du skal stege og grille.

- Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 bradepande
- Rillerne i pladen gør, at pizza altid får en dejlig sprød bund
- Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauce
- Beskytter mod fedtstænk, reducerer (behovet for) rengøringsarbejdet

HGBB 71 til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520630

**Pris: 595,00**

HGBB 91 til ovne med 90 l ovnrum

M.-nr. 9520690

**Pris: 1.195,00**



### FlexiClip-udtræk HFC 70 / HFC 70-C

- Nem adgang til bageplader og riste på hver enkelt ribbe
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen
- Op til 3 sæt i ovnrummet, til eftermontering

HFC 70 til DGC 7xxx XL/XXL

M.-nr. 9520650

**Pris: 925,00**

HFC 70-C til H 7xxx,

H 2265-1 B(P) og H 2267-1 B(P)

M.-nr. 10581490

**Pris: 895,00**



### FlexiClip-udtræk HFC 71

Med PerfectClean til nem rengøring

- Nem adgang til bageplader og riste på hver enkelt ribbe
  - Nem at fastgøre på ribberne i ovnen
- Til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520660

**Pris: 1.195,00**



### FlexiClip-udtræk HFC 72 / HFC 92

Med PyroFit-overfladebehandling, så du kan lade dem blive i ovnrummet under pyrolyse-rengøring.

- Nem adgang til bageplader og riste på hver enkelt ribbe
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen

HFC 72 til ovne med 76 l ovnrum og Pyrolyse

M.-nr. 9520670

**Pris: 1.295,00**

HFC 92 til ovne med 90 l ovnrum

M.-nr. 9520710

**Pris: 1.495,00**



### Gourmet-fad til induktion HUB 5001-M

Maks. Kapacitet ca. 5 kg.

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-overflade
- Kan bruges i ovne og på alle kogeplader (undtagen gas)
- Låg købes separat, HBD 60-22

Passer til ovne med 76 l ovnrums samt DGC XL/XXL  
M.-nr. 10314270 **Pris: 1.695,00**



### Gourmet-fad til induktion HUB 5001-XL

Maks. kapacitet ca. 8 kg.

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt.
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-oveflade
- Kan bruges i ovne og på alle kogeplader (undtagen gas)
- Låg købes separat, HBD 60-35

Passer til ovne med 76 l ovnrums samt DGC XL/XXL  
M.-nr. 10314310 **Pris: 1.995,00**



### Låg til Gourmet-fad HBD 60-22

Til Gourmetfad HUB 61-22, 62-22, 5000 M og 5001 M.

- Leveres ikke med Gourmetfad
- Fremstillet af førsteklases rustfrit stål
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill

M.-nr. 5136950 **Pris: 795,00**



### Låg til Gourmet-fad HBD 60-35

Til HUB 61-35 og HUB 5000 XL Gourmetfade.

- Leveres ikke med Gourmetfad.
- Fremstillet af førsteklases rustfrit stål.
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill.

M.-nr. 5136960 **Pris: 895,00**



### Afdækningsliste HKL 60

Panel til at skjule kanter på køkkenelementer imellem Miele-produkter når de er installeret i lodret kombination. Kan bruges til GEN7000.

M.-nr. 7114780 Rustfrit stål **Pris: 245,00**

M.-nr. 5165170 Obsidiansort **Pris: 275,00**

M.-nr. 10410570 Grafitgrå **Pris: 375,00**



### Afdækningsliste til Gourmet-varmeskuffer ESWKL 60 TFSW

Sort afdækningsliste til at skjule smal stålkant på Miele's gourmet-varmeskuffer, når en sort Gourmet-varmeskuffe monteres under ovn. Kan bruges til GEN7000.

- Kun til ESW 7xxx

M.-nr. 11179710

**Pris: 395,00**



### Montageplade ENB 1060

Montageplade til optimal afstand mellem Miele-indbygningsprodukter. Bruges mellem 2 ovne (ovenpå hinanden) hvis der ikke er skabshylde imellem. Kan bruges til GEN7000.


- Inkl. skruer og skabelon

M.-nr. 10810730

**Pris: 525,00**





**Dampovnsfad uden huller DGG 20**

Til tilberedning af retter i sauce, fonds, vand (fx ris og pasta)

- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
  - Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm
- M.-nr. 8246340


**Pris: 195,00**

**Dampovnsfad med huller DGGL 20**

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m.

- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
  - Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm
- M.-nr. 8285410

**Pris: 265,00**

**Dampovnsfad med huller DGGL 12**


Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m.

- Kapacitet: 5,4 l, nominal kapacitet: 3,3 l
  - Udvendige mål HxBxD: 40x448x386 mm
- M.-nr. 8249430

**Pris: 355,00**




## TILBEHØR TIL DAMPOVNE OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER



**DGG 50 - 40**  
**dampovnsfad uden huller**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
  - BxDxH: 375x197x40 mm
  - Må ikke anvendes til mikrobølger!
- M.-nr. 10168200 **Pris: 155,00**




**DGGL 50 - 40**  
**dampovnsfad med huller**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
  - BxDxH: 375x197x40 mm
  - Må ikke anvendes til mikrobølger!
- M.-nr. 10168190 **Pris: 265,00**




**DGG 50 - 80**  
**dampovnsfad uden huller**

- Kapacitet: 4,1 liter, nominal kapacitet: 3,5 liter
  - BxDxH: 375x197x80 mm
  - Må ikke anvendes til mikrobølger!
- M.-nr. 10168230 **Pris: 215,00**



**DGGL 100 - 40**  
**dampovnsfad med huller**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
  - BxDxH: 375x394x40 mm
  - Må ikke anvendes til mikrobølger
- M.-nr. 10170300 **Pris: 325,00**



**DGG 100 - 40**  
**dampovnsfad uden huller**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
  - BxDxH: 375x394x40 mm
  - Må ikke anvendes til mikrobølger
- M.-nr. 10170290 **Pris: 275,00**



**DMGS 100 - 30 L**  
**dampovnsfad uden huller**

- Til tilberedning af retter i mikrobølgeovn
- Kan også anvendes som opsamlingsbakke ved tilberedning med damp
  - Passer til dampovne DG 7xxx samt dampovne med mikrobølger DGM 6xxx og DGM 7xxx
- M.-nr. 10168180 **Pris: 399,00**







### Original bageplade HBB 51

Til bagning af småkager, flade kager m.m.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Ingen bagepapir eller smøring af bagepladen nødvendig pga. PerfectClean-overfladen
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519690

**Pris: 475,00**




### Original bradepande HUBB 51

Ideel til fx bagning af kager med et tykt lag på toppen.

- Kan også bruges som drypbakke til kødssaft eller fedt fra stegning og grill (brug HGBB grill- og stegerist ovenpå HUBB, når du steger)
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519720

**Pris: 525,00**




### Bage- og stegerist HBBR 50

Underlag til bageforme og Gourmetfade.

- Ideel til stegning direkte på risten
- Passer perfekt til Miele's bradepande/drypbakker (HUBB 51), hvor kødssaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Nem rengøring med PerfectClean
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519790

**Pris: 395,00**



### Grill- og stegeindsats HGBB 51

Ideel, når du skal stege og grille.

- Passer perfekt sammen med HUBB 51
- Kødssaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauce
- Beskytter mod fedtstænk, reducerer rengøringen
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519760

**Pris: 375,00**






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

0 1 2 3 B

## TILBEHØR TIL KOGEPLADER

miele.dk – læs meget mere om Miele-tilbehør



### Fugekit til kogeplader

Fugekit til kogeplader, sort.

- Inkl. fugepinde

M.-nr. 99000394

**Pris: 315,00**



### Gourmet-grillplade

- Transformer din Miele-PowerFlex-induktionszone til en førsteklasses grill
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Optimal varmfordeling
- Fedtfattig madlavning og nem rengøring takket være den specielle non stick-overflade
- Fire små silikonepuder under grillpladen sikrer, at grillpladen står fast på kogepladen

M.-nr. 10009310

**Pris: 1.495,00**

## TILBEHØR TIL VAKUUMFORSEGLERSKUFFER



### Vakuumpose (small) VB 1828

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinerings og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

**Pris: 249,00**



### Vakuumpose (large) VB 2435

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinerings og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630

**Pris: 289,00**







## Miele-kaffebønner Black Edition - Decaf

- Den ideelle all-rounder kaffebønne u. koffein til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Fjernelse af koffein gennem en mild, biologisk proces
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Fyldig og afbalanceret smag med lidt frugtagtige toner
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029840

**Pris: 199,95**



## Miele-kaffebønner Black Edition - Café crema

- Ideel til kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Fyldig smag med diskret blomster- og frugtagtig karakter
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029350

**Pris: 199,95**



## Miele-serveringskande

- Miele-serveringskande 1,0 l til Miele-espresso-maskine CVA og CM med kandefunktion.
- Rustfrit, poleret stål i høj kvalitet
  - Brudsikker Toptherm vakuum-isoleret indsats
  - Direkte brygning uden omfyldning fra espressomaskinen til kanden
  - Nem rengøring med fuldt aftageligt låg
  - Komfortabelt aroma-skydelåg

M.-nr. 10694310

**Pris: 695,00**



## Miele-kaffebønner Black Edition - One for all

- Den ideelle all-rounder kaffebønne til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Blød og cremet aroma med en subtil syrlighed og diskrete frugtagtige toner
- Fyldig og afbalanceret intensitet
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11030080

**Pris: 199,95**



## MB-CM Mælkebeholder

- Termomælkebeholder i rustfrit stål - kapacitet 0,5 l. Passer til Miele-espresso-maskiner CM5, CM6 og CM7.
- Holder mælken frisk og kold i længere tid.
  - Kold mælk er en vigtig forudsætning for fremstilling af fin, cremet og fast mælkeskum.
  - Mælkebeholderen fra Miele er let at anvende og rengøre.

M.-nr. 10859920

**Pris: 445,00**



## Miele-kaffebønner Black Edition - Espresso

- Ideel til espresso
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede Arabica-bønner fra Sydamerika (80 %) og Robusta-bønner fra Indien (20 %)
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Blød, krydret aroma med toner af chokolade
- Intens og kraftig smag
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029600

**Pris: 199,95**



## MB-CVA 7000 Mælkebeholder


- Mælkebeholder i glas til Miele-espressomaskiner til indbygning. Passer til Miele CVA 7000 serien.

M.-nr. 11234120

**Pris: 699,00**



Stort udvalg  
og fleksibilitet




## Forlængerstykke DFK-L

- Ved pladsmangel (hvor DFK-V ikke kan bruges)
- Inden montering sættes forlængerstykket DFK-L på fladkanalstykket, fladkanalen monteres, og forlængerstykket DFK-L skubbes over samlingen

M.-nr. 11051270


Pris: 275,00



## Lige stykke DFK-R 1000

M.-nr. 10811340

Pris: 275,00




## Samlestykke DFK-V

- Forbinder lige fladkanaldele

M.-nr. 10811360


Pris: 150,00



## Rørbøjning 90° horisontal DFK-BH 90

M.-nr. 10811390


Pris: 275,00



## Rørbøjning 90° vertikal DFK-BV 90

M.-nr. 10811410

Pris: 275,00




## Adapter DFK-A

- Adapter flad – rund

M.-nr. 10811430

Pris: 275,00




## Adapter DFK-A 90

- Adapter flad – rund 90°

M.-nr. 10811440


Pris: 275,00



## Rørbøjning 45° horisontal DFK-BH 45

M.-nr. 10811450


Pris: 275,00



## Rørbøjning 15° horisontal DFK-BH 15

M.-nr. 10811460

Pris: 225,00



## Rørbøjning 90° vertikal DFK-BVK 90

M.-nr. 10811470

Pris: 275,00






## Tætningsbånd DFK-DB




- Til Miele's fladkanalsystem DFK
- Til tætning af overgangene mellem fladkanaldelene
- Farve: Hvid
- Længde: 10 m

M.-nr. 10820390

Pris: 75,00

| STANDARDSÆT TIL RECIRKULATION<br>DFKS-U          |            |                                                                                     |                 |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Antal                                            | Type       |                                                                                     | M.-nr.          |
| 2                                                | DFK-R1000  | 2A                                                                                  | M.-nr. 10811340 |
|                                                  |            |    |                 |
| 2                                                | DFK-BV 90  | 1A                                                                                  | M.-nr. 10811410 |
|                                                  |            |    |                 |
| 1                                                | DFK-BH 90  | 4A                                                                                  | M.-nr. 10811390 |
|                                                  |            |    |                 |
| 1                                                | DFK-V      | 3A                                                                                  | M.-nr. 10811360 |
|                                                  |            |   |                 |
| 1                                                | DFK-L      |                                                                                     | M.-nr. 11051270 |
|                                                  |            |  |                 |
| 1                                                | DFK-DB     |                                                                                     | M.-nr. 10820390 |
|                                                  |            |  |                 |
| 1                                                | DUU-1000-2 |                                                                                     | M.-nr. 11207310 |
|                                                  |            |  |                 |
| <b>SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11250350 3.895,00</b> |            |                                                                                     |                 |

| STANDARDSÆT TIL FRIT AFTRÆK<br>DFKS-A     |           |        |                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal                                     | Type      | M.-nr. |                                                                                       |
| 1                                         | DFK-R1000 | 2B     |    |
|                                           |           | 2C     |                                                                                       |
| 2                                         | DFK-BV 90 | 1B     |    |
|                                           |           | 1C     |                                                                                       |
| 1                                         | DFK-BH 90 | 3C     |    |
| 1                                         | DFK-A     | 3B     |  |
|                                           |           | 5C     |                                                                                       |
| 1                                         | DFK-DB    |        |  |
| 1                                         | DMK 150-1 | 4B     |  |
|                                           |           | 4C     |                                                                                       |
| SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11250360 2.895,00 |           |        |                                                                                       |







### Monteringsliste CSZL 7000

Til samling af flere SmartLine-elementer i en udskæring

- Ved montering af flere elementer direkte ved siden af hinanden
- Inklusive klemfjedre til fastgørelse af CSDA 7001 FL i udskæringen

M.-nr. 10690630

**Pris: 395,00**




### FlameGuard CSFG 7000

Til montering af flere SmartLine gaselementer med centreret bordemfang

- Forhindrer ind sugning af gasflamme i bordemfang

M.-nr. 10790580

**Pris: 1.095,00**



### Wi-fi-kommunikationsmodul XKM 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt  
M.-nr. 10441480

**Pris: 749,00**



### Wi-fi-kommunikationsmodul XKS 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt  
Til Køle-/fryseskabe i K 20.000-serien  
M.-nr. 10569090

**Pris: 595,00**



### Wi-fi-kommunikationsmodul XKS 3130 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt  
Til køle/fryseskabe i 30.000-serien  
M.-nr. 10810750

**Pris: 595,00**



### Edding penne til BlackBoard – Køle-/fryseskabe

Skriv i farver på dit Miele-BlackBoard – Køle-/fryseskab

- Sæt med 5 stk.
- Lyse farver – 2-3 mm skrivebredde
- Vand og kalkbaseret
- Fjernes nemt – evt. med Miele-glaskeramisk rens og en mikrofiberklud

M.-nr. 10547670

**Pris: 175,00**

# SPECIALFREMSTILLING AF VÆGEMHÆTTER

## TILLÆGSPRISER SPECIALFREMSTILLEDE VÆGEMHÆTTER

### BESTILLING AF KOMPLET EMHÆTTE TIL SPECIALMÅL

| Ændring af skorstensrør:                  | Pris                |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Ekstra længde op til 800 mm               | 1.395,00            |
| Ekstra længde op til 1400 mm              | 2.695,00            |
| Ekstra længde over 1400 mm                | kun på forespørgsel |
| Afkortning af standardlængde skorstensrør | 1.395,00            |
| Hul i siden af skorsten                   | 295,00              |
| Smigskæring i skorsten/teleskop           | 995,00              |
| Afdækning af skorsten eller teleskop      | 1.195,00            |
| RAL-Powder coating - anden farve          | 1.095,00            |

### BESTILLING UDELUKKENDE AF NY SKORSTEN/TELESKOP TIL SPECIALMÅL

| Ændring af skorstensrør / teleskoprør:    | Pris                |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Længde op til 800 mm                      | 1.795,00            |
| Længde op til 1400 mm                     | 3.495,00            |
| Længde over 1400 mm                       | kun på forespørgsel |
| Afkortning af standardlængde skorstensrør | 1.795,00            |
| Hul i siden af skorsten                   | 295,00              |
| Smigskæring i skorsten/teleskop           | 995,00              |
| Afdækning af skorsten eller teleskop      | 1.195,00            |
| RAL-powder coating - anden farve          | 695,00              |

### Ekspempel på en skorsten som forlænges, smigskæring og farve:

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Skorsten, DADC 6000       | 1.095,00        |
| Forlængelse op til 800 mm | 1.795,00        |
| Smigskæring               | 995,00          |
| Farve                     | 695,00          |
| <b>Totalpris</b>          | <b>4.580,00</b> |

## TILPASNING AF SKORSTENE TIL EMHÆTTER

De fleste af Miele's emhætter kan specialtilpasses efter individuelle behov. Aftrækkanalens diameter har stor betydning for emhættens effekt og udvikling af støj. Hvis aftrækkanalens diameter er mindre end udluftningsstudsens størst mulige diameter, bliver emhættens effekt mindre og lydniveauet højere. Når du vælger, hvor emhætten skal monteres, skal du sikre dig, at afstanden mellem den eksterne motor og kabinettet er 5-7 meter.

Hvis du ønsker specialtilpasning af din emhætte, bedes du kontakte din nærmeste forhandler. Forventet leveringstid er ca. 8 uger.

**BEMÆRK!** Der skal tages særlige forholdsregler, hvis der anvendes både emhætte og ildsted i samme rum.

# SPECIALFREMSTILLING AF INDSATSEMHÆTTER OG LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER

miele.dk

## TILLÆGSPRISER

### SPECIALFREMSTILLEDE INDSATSEMHÆTTER OG LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER

| Specialfarver                    | Pris :   |
|----------------------------------|----------|
| RAL-powder coating - anden farve | 1.295,00 |

# SPECIALFREMSTILLING AF FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

## TILLÆGSPRISER

### SPECIALFREMSTILLEDE FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

| BESTILLING AF KOMPLET EMHÆTTE TIL SPECIALMÅL | 2 DEL LØSNING       |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Ændring af skorstensrør (teleskop):          | Pris                |
| Emhættens totale højde op til 1200 mm        | 1.695,00            |
| Emhættens totale højde mellem 1201-2000 mm   | 4.495,00            |
| Emhættens totale højde over 2000 mm          | kun på forespørgsel |
| Afkortning                                   | 1.695,00            |
| Hul i siden af skorsten                      | 559,00              |
| Smigskæring i skorsten                       | 2.695,00            |
| Specialfarver                                | Pris :              |
| RAL-powder coating - anden farve             | 1.295,00            |

| BESTILLING AF KUN NY SKORSTEN/TELESKOP TIL SPECIALMÅL | 2 DEL LØSNING       |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Ændring af skorstensrør (teleskop):                   | Pris:               |
| Emhættens totale højde op til 1200 mm                 | 2.995,00            |
| Emhættens totale højde op til 2000 mm                 | 5.995,00            |
| Emhættens totale højde over 2000 mm                   | kun på forespørgsel |
| Specialfarver                                         | Pris                |
| RAL-powder coating - anden farve                      | 1.395,00            |



| MODEL                                                    | TILBEHØR RECIRKULATION                                                                                   |                                                   |                                                      | EKSTERN MOTOR                                                                                                                       | ANDET TILBEHØR                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | OMBYGNINGSSÆT                                                                                            | LUGTFILTER                                        | REGENERERBART LUGTFILTER                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
| <b>DA 1260</b>                                           | Medfølger                                                                                                | DKF 18-1<br>M.-nr. 9162160<br><b>Pris: 595,00</b> | –                                                    | –                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                              |
| <b>DA 3366</b>                                           | DUU 151<br>M.-nr. 7294230<br><b>Pris: 795,00</b>                                                         | DKF 13-1<br>M.-nr. 6485741<br><b>Pris: 595,00</b> | –                                                    | –                                                                                                                                   | Drop down-ramme,<br>DAR 3000<br>M.-nr. 9188880<br><b>Pris: 1.495,00</b>                                                                                        |
| <b>DA 3568</b><br><b>DA 3598</b>                         | DUU 150<br>M.-nr. 5696270<br><b>Pris: 365,00</b><br><br>DUU 151<br>M.-nr. 7294230<br><b>Pris: 795,00</b> | DKF 19-1<br>M.-nr. 9231860<br><b>Pris: 525,00</b> | –                                                    | AWG 102, ydervæg<br>M.-nr. 5680680<br><b>Pris : 4.995,00</b><br><br>ABLG 202, indendørs<br>M.-nr. 6081850<br><b>Pris: 4.495,00</b>  | –                                                                                                                                                              |
| <b>DA 3668</b><br><b>DA 3698</b>                         | DUU 150<br>M.-nr. 5696270<br><b>Pris: 365,00</b><br><br>DUU 151<br>M.-nr. 7294230<br><b>Pris: 795,00</b> | DKF 19-1<br>M.-nr. 9231860<br><b>Pris: 525,00</b> | –                                                    | –                                                                                                                                   | –                                                                                                                                                              |
| <b>PUR 68 W</b><br><b>PUR 98 W</b>                       | DUW 20<br>M.-nr. 6264790<br><b>Pris: 395,00</b>                                                          | DKF 12-1<br>M.-nr. 6228731<br><b>Pris: 645,00</b> | DKF 12-R<br>M.-nr. 10271450<br><b>Pris: 1595,00</b>  | –                                                                                                                                   | Standardskorsten i<br>rustfrit stål medfølger                                                                                                                  |
| <b>DA 6066 W</b><br><b>DA 6086 W</b><br><b>DA 6096 W</b> | Kræver ikke<br>ombygningssæt<br>til recirkulation                                                        | DKF 25-1<br>M.-nr. 9972550<br><b>Pris: 595,00</b> | DKF 25-R<br>M.-nr. 10271470<br><b>Pris: 1595,00</b>  | –                                                                                                                                   | Skorsten, DADC<br>6000 rustfrit stål<br>M.-nr. 9947450<br><b>Pris: 1.095,00</b><br><br>Skorsten, DADC<br>6000 hvid<br>M.-nr. 10331460<br><b>Pris: 1.095,00</b> |
| <b>DA 9090 W</b>                                         | Kræver ikke<br>ombygningssæt til<br>recirkulation                                                        | DKF 29<br>M.-nr. 11292130<br><b>Pris: 565,00</b>  | DKF 29-R<br>M.-nr. 11295570<br><b>Pris: 1.475,00</b> | –                                                                                                                                   | Skorsten,<br>DADC 9000<br>M.-nr. 11279060<br><b>Pris: 1.095,00</b>                                                                                             |
| <b>DA 5798 W</b><br><b>DA 4298 W</b>                     | DUW 20<br>M.-nr. 6264790<br><b>Pris: 395,00</b>                                                          | DKF 12-1<br>M.-nr. 6228731<br><b>Pris: 645,00</b> | DKF 12-R<br>M.-nr. 10271450<br><b>Pris: 1.595,00</b> | AWG 102, ydervæg<br>M.-nr. 5680680<br><b>Pris: 4.995,00*</b><br><br>ABLG 202, indendørs<br>M.-nr. 6081850<br><b>Pris: 4.495,00*</b> | Standardskorsten i<br>rustfrit stål medfølger                                                                                                                  |
| <b>DA 6488 W</b><br><b>DA 6498 W</b>                     | Kræver ikke<br>ombygningssæt<br>til recirkulation                                                        | DKF 25-1<br>M.-nr. 9972550<br><b>Pris: 595,00</b> | DKF 25-R<br>M.-nr. 10271470<br><b>Pris: 1.595,00</b> | AWG 102, ydervæg<br>M.-nr. 5680680<br><b>Pris: 4.995,00</b><br><br>ABLG 202, indendørs<br>M.-nr. 6081850<br><b>Pris: 4.495,00</b>   | Skorsten DADC 6000<br>specialfremstilles i<br>gråfitgrå eller<br>obsidiansort,<br>bestilles via formular<br>på miele.dk<br><b>Pris: 1.790,00</b>               |

\*Kun DA 4298 W

| MODEL                                                                | TILBEHØR RECIRKULATION                                                                                                       |                                                   |                                                      | EKSTERN MOTOR                                                                                                                       | ANDET TILBEHØR                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | OMBYGNINGSSÆT                                                                                                                | LUGTFILTER                                        | REGENERERBART LUGTFILTER                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| <b>DA 7198 W</b>                                                     | Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation                                                                                  | DKF 11-1<br>M.-nr. 7353170<br><b>Pris: 595,00</b> | DKF 11-R<br>M.-nr. 10787630<br><b>Pris: 1.495,00</b> | -                                                                                                                                   | Skorsten, DADC 7000 grafitgrå<br>M.-nr. 10768490<br><b>Pris: 1.395,00</b><br><br>Skorsten, DADC 7000 obsidiansort<br>M.-nr. 10768440<br><b>Pris: 1.395,00</b> |
| <b>DA 6798 W</b>                                                     | Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation                                                                                  | DKF 25-1<br>M.-nr. 9972550<br><b>Pris: 595,00</b> | DKF 25-R<br>M.-nr. 10271470<br><b>Pris: 1.595,00</b> | -                                                                                                                                   | Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål<br>M.-nr. 9947450<br><b>Pris: 1.095,00</b>                                                                                  |
| <b>DA 6698 W</b>                                                     | DUW 20<br>M.-nr. 6264790<br><b>Pris: 395,00</b>                                                                              | DKF 12-1<br>M.-nr. 6228731<br><b>Pris: 645,00</b> | DKF 12-R<br>M.-nr. 10271450<br><b>Pris: 1.595,00</b> | -                                                                                                                                   | Standardskorsten medfølger                                                                                                                                    |
| <b>DA 2558</b><br><b>DA 2578</b>                                     | DUU 150<br>M.-nr. 5696270<br><b>Pris: 365,00</b><br><br>DUU 151<br>M.-nr. 7294230<br><b>Pris: 795,00</b>                     | DKF 15-1<br>M.-nr. 6938631<br><b>Pris: 695,00</b> | -                                                    | AWG 102, ydervæg<br>M.-nr. 5680680<br><b>Pris: 4.995,00</b><br><br>ABLG 202, indendørs<br>M.-nr. 6081850<br><b>Pris: 4.495,00</b>   | -                                                                                                                                                             |
| <b>DA 2360</b><br><b>DA 2390</b><br><b>DA 2668</b><br><b>DA 2698</b> | DUU 150<br>M.-nr. 5696270<br><b>Pris: 365,00</b><br><br>DUU 151<br>M.-nr. 7294230<br><b>Pris: 795,00</b>                     | DKF 19-1<br>M.-nr. 9231860<br><b>Pris: 525,00</b> | -                                                    | AWG 102, ydervæg<br>M.-nr. 5680680<br><b>Pris: 4.995,00*</b><br><br>ABLG 202, indendørs<br>M.-nr. 6081850<br><b>Pris: 4.495,00*</b> | -                                                                                                                                                             |
| <b>DA 2808</b>                                                       | DUU 2900<br>M.-nr. 9242390<br><b>Pris: 3.495,00</b><br>Alternativt<br>DUU 1000-2<br>M.-nr. 11207310<br><b>Pris: 2.695,00</b> | DKF 20-1<br>M.-nr. 9438930<br><b>Pris: 995,00</b> | -                                                    | AWG 102, ydervæg<br>M.-nr. 5680680<br><b>Pris: 4.995,00</b><br><br>ABLG 202, indendørs<br>M.-nr. 6081850<br><b>Pris: 4.495,00</b>   | -                                                                                                                                                             |
| <b>PUR 98 D</b>                                                      | Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32<br>M.-nr. 9561760<br><b>Pris: 595,00</b>                                             | DKF 12-1<br>M.-nr. 6228731<br><b>Pris: 645,00</b> | DKF 12-R<br>M.-nr. 10271450<br><b>Pris: 1.595,00</b> | -                                                                                                                                   | Standardskorsten i rustfrit stål medfølger                                                                                                                    |
| <b>DA 4208 D</b><br><b>DA 4208 VD</b><br><b>DA 6698 D</b>            | Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32<br>M.-nr. 9561760<br><b>Pris: 595,00</b>                                             | DKF 12-1<br>M.-nr. 6228731<br><b>Pris: 645,00</b> | DKF 12-R<br>M.-nr. 10271450<br><b>Pris: 1.595,00</b> | AWG 102, ydervæg<br>M.-nr. 5680680<br><b>Pris: 4.995,00*</b><br><br>ABLG 202, indendørs<br>M.-nr. 6081850<br><b>Pris: 4.495,00*</b> | Standardskorsten i rustfrit stål medfølger                                                                                                                    |
| <b>DA 7078 D</b>                                                     | Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation                                                                                  | -                                                 | DKF 27-R<br>M.-nr. 11160970<br><b>Pris: 2.295,00</b> | -                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                             |
| <b>DA 7378 D</b>                                                     | Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation                                                                                  | -                                                 | DKF 28-R<br>M.-nr. 11347530<br><b>Pris: 1.495,00</b> | -                                                                                                                                   | Affugtningsfilter, DAEF 28<br>M.-nr. 11348050<br><b>Pris: 1.125,00</b><br><br>Duftflakoner, se <a href="http://www.miele.dk">www.miele.dk</a>                 |

\*Kun DA 2698 og DA 4208 D



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 11-1

Til Miele DA 7198 Triple recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filter
- M.-nr. 7353170

**Pris: 595,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 12-1

Til Miele recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filter
- Til Miele PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
- M.-nr. 6228731

**Pris: 645,00**




## Lugtfiler med aktivt kul DKF 13-1

Til Miele DA 3366 recirkulationsemhætte.

- Indhold: 1 filter
- M.-nr. 6485741

**Pris: 595,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 15-1

Til Miele DA 25x8 recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filtre
- M.-nr. 6938631

**Pris: 695,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 18-1

Til Miele DA 1260 recirkulationsemhætte.

- M.-nr. 9162160

**Pris: 595,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 19-1

Til Miele DA 23XX, DA 26XX, DA35XX og DA 36XX recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filtre
- M.-nr. 9231860

**Pris: 525,00**



## Lugtfiler med aktivt kul DKF 20-1

Til Miele DA 2808

- Indhold: Indhold: 2 filtre (2 x DKF 18-1)
- M.-nr. 9438930

**Pris: 995,00**




## Lugtfiler med aktivt kul DKF 25-1

Til Miele DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W

- Indhold: 1 filter
- M.-nr. 9972550

**Pris: 595,00**




## Lugtfiler med aktivt kul\* DKF 29

Til Miele DA 9090 W

- Indhold: 1 filter
- M.-nr. 11292130

**Pris: 565,00**




## Longlife AirClean lugtfiler DKF 11-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 7198 W til recirkulation
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10787630

**Pris: 1.495,00**




## Longlife AirClean lugtfiler DKF 12-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271450

**Pris: 1.595,00**




## Longlife AirClean lugtfiler DKF 25-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, DA 6798 W Shape og DA 6998 W Pearl
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271470

**Pris: 1.595,00**






## Longlife AirClean lugtfilter DKF 27-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 7078 D
- Indeholder 6 filtre

M.-nr. 11160970

**Pris: 2.295,00**




## Longlife AirClean lugtfilter DKF 28-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 7378 D Aura 4.0
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 11347530

**Pris: 1.495,00**




## Longlife AirClean lugtfilter DKF 29-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 9090 W
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 11295570

**Pris: 1.475,00**



## Longlife AirClean lugtfilter DKF 1000-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele KMDA og CSDA 7001 FL
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10427040

**Pris: 1.495,00**



## Affugtningsfiler DAEF 28

- Opsamler fugt i køkkenet
- Kan efterfølgende tilføre fugt tilbage i rummet, såfremt luftfugtigheden falder under anbefalet niveau
- For optimalt indeklima
- 3 års levetid
- Til Miele DA 7378 D Aura 4.0
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 11348050

**Pris: 1.125,00**



## Ekstern motor til væg AWG 102

Ekstern motor til ydermur

- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
- Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
- Udblæsningsseffekt: 580 m<sup>3</sup>/t

M.-nr. 5680680

**Pris: 4.995,00**



## Motorenhed ABLG 202

Ekstern motor, ingen begrænsninger for montering

- Montering af motor i et andet rum
- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
- Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
- Udblæsningsseffekt: 600 m<sup>3</sup>/t
- HxBxD: 245 x 340 x 395 mm

M.-nr. 6081850

**Pris: 4.495,00**



## Lyddæmper DASD 150

Reducerer luftstrøm og motorstøj.

- Ekstra komponent som reducerer støjen fra emhætter
- Støjreduktion med op til 4.5 db(A) re 1 pW

M.-nr. 8269360

**Pris: 795,00**



## DADC 6000

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad

- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
- Skorstensbredde 340 mm
- Skorstensdybde 270 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 9947450 CleanSteel

**Pris: 1.095,00**

M.-nr. 10331460 Brillanthvid

**Pris: 1.095,00**



## DADC 7000

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad

- Til DA 7198 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
- Skorstensbredde 340 mm
- Skorstensdybde 285 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 10768440 Obsidiansort **Pris: 1.395,00**

M.-nr. 10768490 Grafitgrå **Pris: 1.395,00**



## DADC 9000

Skorsten i rustfrit stål til luftudledning opad

- Til DA 9090 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 380-740 mm
- Skorstensbredde 290 mm
- Skorstensdybde 170 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 11279060

**Pris: 1.095,00**



## LED-sæt DES 6000

Sæt med 4 spots

- Samme lamper som DA 26x8 og DA 2808.

M.-nr. 9953120

**Pris: 1.895,00**



## Drop-down-ramme DAR 3000

Drop-down-ramme til fuld integration af

DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880

**Pris: 1.495,00**



## Murkasse DMK 150-1

Kan anvendes til ventilation

- Murkasse (Ø 150 mm) til ventilation til emhætter
- Varmeisolerende – der kan ikke trænge kold luft ind
- Energi – Blower Door-testet, egnet til energisparehuse

M.-nr. 11258630

**Pris: 1.495,00**



## Ombygning til recirkulation DUU 150 til DA3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsætsemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Indeholder udblæsningsrist i plast og 2 spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 5696270

**Pris: 365,00**



## Ombygning til recirkulation DUW 20 til alle vægemhætter ekskl. DAR 12x5

Til ombygning af vægemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 6264790

**Pris: 395,00**



## Ombygning til recirkulation DUI 32 til frithængende emhætter

Til ombygning af frithængende emhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 9561760

**Pris: 595,00**



## Ombbygning til recirkulation DUU 151 til DA 3XXX/2XXX

Til ombbygning af udtræks- og indsatsemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i rustfrit stål og spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 7294230

**Pris: 795,00**



## Ombbygning til recirkulation DUU 2900 til loftintegrerede emhætter

Til ombbygning af DA 2808 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftudstrømning ved recirkulation
- Reduktion af gennemstrømningsstøj
- Inkl. 2 aktive kulfilter

M.-nr. 9242390

**Pris: 3.495,00**




## Ombbygning til recirkulation DUU 1000-2 til bordemfang

Til ombbygning af CSDA 7001 og KMDA fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Tilslutningsstuds til Miele-fladkanaler til højre, venstre og/eller bagud, inkl. 2 studse
- Kombination af flere DUU 1000-2 mulig
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-lugfilter med aktivt kul
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj

M.-nr. 11207310

**Pris: 2.695,00**



## Afdækningsgitter til DUU 1000-2, DUU-AD

Til afdækning af evt. hul imellem sokkel og DUU 1000-2.

- Den ene langside er forhøjet med 6 mm
- I rustfrit stål, magnetisk montering

M.-nr. 10921880

**Pris: 445,00**



## Reduktionsadapter 150/125 mm DRS 150

Reduktionsadapter

- Til reducere af aftræksrørets diameter
- I overensstemmelse med brandbeskyttelsesreglerne

M.-nr. 9591510

**Pris: 125,00**



## Ventilationskanal i aluminium

Fleksibel ventilationskanal i aluminium

- Med gode luftstrømningsegenskaber
- 1,25 m langt, kan udvides til 5 m
- DAS 125: Ø125 mm
- DAS 150: Ø150 mm

M.-nr. DAS 125 4623220

M.-nr. DAS 150 4623230

**Pris: 715,00**

**Pris: 815,00**



## Forbindelsesstykke DASDV 150

Til forbindelse mellem lyddæmper og ventilationskanal eller mellem to lyddæmpere DASD 150

M.-nr. 9583750

**Pris: 245,00**



## Kondensspærre

Forhindrer kondens fra at strømme tilbage

- DKS 125: Ø125 mm
- DKS 150: Ø150 mm

M.-nr. DKS 125 3915282

M.-nr. DKS 150 3915292

**Pris: 555,00**

**Pris: 735,00**



# TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE



## Flaskehylde KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 30.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 30060 PF til køleskabe

med PerfectFresh

M.-nr. 9552700

**Pris: 345,00**

KFR 30060 til køleskabe

uden PerfectFresh

M.-nr. 9552690

**Pris: 345,00**




## Flaskehylde KFR 10055

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til alle Køle-/fryseskabe samt K 10.000 med PerfectFresh-zone og en min. bredde på 55 cm og min. højde på 90 cm
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

M.-nr. 7316060

**Pris: 345,00**



## Flaskehylde KFR 20060 PF/KFR 20060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 20.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 20060 PF til køleskabe

med PerfectFresh

M.-nr. 10363580

**Pris: 345,00**

KFR 20060 til køleskabe

uden PerfectFresh

M.-nr. 10363600

**Pris: 345,00**



## Lugtabsorberende Active AirClean-filter KKF-RF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Indhold: 2 lugtfiltere
- Til udskiftning af filtre i plastikkabinet
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280

**Pris: 375,00**



## Eftermonteringskit til Active AirClean-filter KKF-FF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Innovativ kombination af aktivt kul og chitosan
- Anbringes på bagkanten af glashylden
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned
- Der er kun to filtre, der skal udskiftes

M.-nr. 7236290

**Pris: 445,00**



## Aktivt kulfilter til vinkøleskabe

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

M.-nr. 9447050

**Pris: 155,00**




## Aktivt kulfilter til vinkøleskabe KKF-KWT

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070

**Pris: 155,00**




## Side-by-side kit til vinkøleskabe KSK 6300

Side-by-side kit til vinkøleskabe.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9799630

**Pris: 995,00**



## SoftClose Retrofit kit KSC30 KSC 30

Til eftermontering af SoftClose-funktion på modeller i K 30.000 serien som ikke har det som standard.


Trin for trin-monteringsanvisning medfølger.

M.-nr. 10744380

**Pris: 495,00**

|                                                             | Bredde<br>x højde | 60 cm | 45 cm | Farve        | G7xx0 | G7xx5<br>XXL | G5xx0 | G5xx5<br>XXL | M.-nr.   | Vejl. pris |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|----------|------------|
| <b>FRONTBEKLÆDNING TIL FULDINTEGRERBARE OPVASKEMASKINER</b> |                   |       |       |              |       |              |       |              |          |            |
| GFVi 702/72<br>PureLine-greb                                | 600 x 715 mm      | •     |       | CleanSteel   | •     | •            | •     | •            | 10986760 | 1.895,00   |
| GFVi 702/77<br>PureLine-greb                                | 600 x 765 mm      | •     |       | CleanSteel   | •     | •            | •     | •            | 10986770 | 1.995,00   |
| GFVi 701/72<br>u/greb                                       | 600 x 715 mm      | •     |       | CleanSteel   | •     | •            | •     | •            | 10986740 | 1.595,00   |
| GFVi 701/77<br>u/greb                                       | 600 x 765 mm      | •     |       | CleanSteel   | •     | •            | •     | •            | 10986750 | 1.695,00   |
| GFVi 453/72-7<br>u/greb                                     | 450 x 715 mm      |       | •     | CleanSteel   |       |              | •     |              | 11526970 | 1.495,00   |
| <b>FRONTBEKLÆDNING TIL INTEGRERBARE OPVASKEMASKINER</b>     |                   |       |       |              |       |              |       |              |          |            |
| GFV 60/57-7                                                 | 600 x 570 mm      | •     |       | CleanSteel   | •     | •            | •     | •            | 10986710 | 1.195,00   |
| GFV 60/60-7                                                 | 600 x 600 mm      | •     |       | CleanSteel   | •     | •            | •     | •            | 10986720 | 1.295,00   |
| GFV 60/60-7                                                 | 600 x 600 mm      | •     |       | Brillanthvid | •     | •            | •     | •            | 10986690 | 1.295,00   |
| GFV 60/65-7                                                 | 600 x 650 mm      | •     |       | CleanSteel   | •     | •            | •     | •            | 10986730 | 1.395,00   |
| GFV 60/65-7                                                 | 600 x 650 mm      | •     |       | Brillanthvid | •     | •            | •     | •            | 10986700 | 1.395,00   |

Fronter uden greb: Mulighed for selv at bore huller og montere greb, som passer til resten af køkkenet.



#### Montagesæt delte køkkenfronter MSF

Til optimal montering af delt køkkenfront eller køkkenfront med horisontal udfræsning/greb på midten.

- Til alle fuldintegrerbare opvaskemaskiner

M.-Nr. 11393050

**Pris: 665,00**

M.-Nr. 11393220 XXL-opvaskemaskiner

**Pris: 665,00**

| SAMMENBYGNING AF VASKE-/TØRRE-SØJLE |                                                     |                                 |                    |                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| VASKEMASKINER                       | TØRRETUMBLERE                                       |                                 |                    |                                    |
|                                     |                                                     | T1 Chrome Edition<br>T1 Classic | T1 White Edition   | T Classic<br>T 8000                |
|                                     | W1 Chrome Edition<br>W1 Classic<br>WT1 (undt. WTZH) | WTV 511<br>WTV 501              | WTV 512<br>WTV 502 | WTV 412                            |
|                                     | W1 White Edition                                    | WTV 511<br>WTV 501              | WTV 512<br>WTV 502 | WTV 412                            |
|                                     | W Classic<br>W 3000/5000<br>Lige panel              | WTV 511<br>WTV 501              | WTV 512<br>WTV 502 | WTV 406<br>WTV 412                 |
|                                     | W Classic<br>W 3000/5000<br>Skråt panel             | WTV 511                         | WTV 512            | WTV 407<br>WTV 412<br>WTV 419 (ED) |



#### TwinDos-doseringspatron 1

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
  - Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
  - Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos
- M.-nr. 10223070 **Pris: 225,00**



#### TwinDos-doseringspatron 2

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
  - Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
  - Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos
- M.-nr. 10223120 **Pris: 225,00**







## WTV 501

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.

- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256130

**Pris: 350,00**



## WTV 502

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.

- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256140

**Pris: 350,00**



## WTS 510


Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekurv.

Praktisk med 35 cm sokkel.

- Skridsikket underlag.
- Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørretumblere
- Fave: Lotushvid.

M.-nr. 9322300

**Pris: 2.995,00**



## WTV 511


Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med skubbe-/trækkefunktion.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.

- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351780

**Pris: 1.495,00**



## WTV 512

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med skubbe-/trækkefunktion.
- Egnet til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.

- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351790

**Pris: 1.495,00**



## WTV 406

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med udtræksplade.

- Integreret udtræksplade med skubbe-/trækkefunktion.
- Vaskemaskiner med skråt betjeningspanel: W 500, W 2000-, W 3000-, W 5000 i kombination med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.

- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694470

**Pris: 795,00**



## WTV 407

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med udtræksplade.

- Integreret udtræksplade med skubbe-/trækkefunktion.
- Vaskemaskiner med lige betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.

- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694490

**Pris: 795,00**



## WTV 412


Til pladsbesparende og sikker opstilling som vaske-/tørresøjle.

- Allrounder til vaskemaskiner med lige eller skråt panel.
- Egnet til alle vaskemaskiner i kombination med T 200, T 4000, T 7000, T 8000.

- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6667550

**Pris: 395,00**



## WTV 419

Til sikker opstilling som vaske-/tørresøjle.

- Integreret arbejdsplade med push-pull-funktion.
- Til vaskemaskiner med skråt panel i W 500-, W 2000-, W 3000- og W 5000-serien i kombination med T 200, T 4000, T 8000.

- Farve: Rustfrit stål.

M.-nr. 6889690

**Pris: 995,00**

**WTS 410**

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekurv.

- Praktisk ved med 30 cm sokkel.
- Til vaskemaskiner: W 2000, W 3000, W 5000.
- Til tørretumblere: T 4000 og T 8000.
- Ikke til vaske-tørremaskiner eller indbygningsprodukter.
- Farve Lotushvid.

M.-nr. 7324270

**Pris: 2.995,00**


**TKR 555**

Ideel til sportssko, børnestøvler, uld-produkter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet.
- Specialudviklet til Miele-T1-tørretumblere.

M.-nr. 9614800

**Pris: 495,00**

**TK 111**

Ideel til sportssko, børnestøvler, uldprodukter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet
- Specialudviklet til Miele-tørretumblere i T 7000-, T 8000- og 9000-serierne

M.-nr. 6407550

**Pris: 495,00**





## Afkalkningsmiddel 250 g

Fjern kalksten i din vaskemaskine og opvaskemaskine hurtigt og effektivt.

- Hæld indholdet direkte i vasketromlen på din vaskemaskine
- Anbefales at anvende 2-6 gange årligt (afhængig af vandets hårdhedsgrad)

M.-nr. 10131080

**Pris: 69,95**



## Glaskeramisk kogepladerens og stålrens 250 ml\*\*

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Fjerner fedt, fastbrændte pletter og vandpletter effektivt
- Skånsom rengøring takket være formen med fine krystaller
- Efterlader en smudsafvisende hinde på overfladen, som letter rengøring
- Bedste produkt på markedet - testvinder i Schweiz
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200

**Pris: 49,00**



## Ovnrens 500 ml

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Særlig effektiv rengøring uden ubehagelige lugte
- Enkel rengøring takket være den geleagtige konsistens
- Kort virketid på mellem 10 og 40 minutter, uden at ovnen skal tændes
- Også velegnet til PerfectClean-overfladen
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710

**Pris: 79,00**



## DGClean 250 ml

- Nem rengøring af ovne
- Uden lugtgener
- Let at påføre - selv på lodrette flader

M.-nr. 10172710

**Pris: 129,00**



## Afkalkningstabs 6 stk.

Til CVA, CM, ovne med klimaprogrammer og dampovne.

- Grundig fjernelse af aflejringer og kalk
- Fjernelse af kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Ingen kemikalieaflejringer efter kalkfjerning
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960200

**Pris: 115,00**



## Rengøringstabs 10 stk.

Til CVA og CM. Sikrer kaffenydelse på højeste niveau.

- Grundig fjernelse af olierester og kaffeflejringer
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960220

**Pris: 115,00**



## SteelCare Ståplejemiddel

Rense og plejemiddel til overflader i rustfrit stål

- Fjerner fingeraftryk og fedtpletter
- Effektiv og skånsom
- En beskyttende film forebygger ny tilsmudsning

M.-nr. 11023350

**Pris: 89,00**



## AutoCleaner

Miele-AutoCleaner til CVA 78xx.

- Den indbyggede AutoCleaner rengør automatisk og effektivt espressomaskinens bryggeenhed samt mælkerørsystemet efter brug
- Pakken indeholder 4 AutoClean-patroner

M.-nr. 10971410

**Pris: 499,00**



## Afkalkningspatron til CM7 og CVA 78xx

Afkalkningspatron til Miele-CM7 fritstående espressomaskine og Miele-CVA 78xx indbyggede espressomaskine.

- Den indbyggede afkalkningspatron afkalker maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug.
- Den beskytter maskinen mod tilkalkning.
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt (afhængig af brug).
- Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk hver gang maskinen benyttes.

M.-nr. 10959980

**Pris: 499,00**

**\*\* Bemærk.** Miele's glaskeramiske kogepladerens og stålrens og plejemiddel til rustfrit stål er ikke velegnet til rustfri ståloverflader med CleanSteel finish!





### Rengøringsstiks til mælkesystem 100 stk.

Sikrer hygiejnisk rene mælkesystemer i CVA og CM.

- Fjerner effektivt mælkeproteiner og -fedt.
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Enkel dosering, da de enkelte stiks indeholder den nødvendige mængde
- Sikker at bruge – Miele-formel
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270

**Pris: 225,00**



### Afkalkningstabs til FashionMaster 6 stk.

- Til optimal vedligeholdelse og rengøring af dit FashionMaster-strygesystem

- Anvend 1 tab pr. afkalkning

M.-nr. 10711550

**Pris: 115,00**



### UltraTabs All in 1 60 stk.

Giver det bedste opvaskeresultat i Miele-opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat selv ved genstridige pletter
- Tabsene er pakket i en vandopløselig folie og skal derfor ikke pakkes ud
- Flere funktioner som f.eks. afspænding, salt og glasbeskyttelse
- Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 11295780

**Pris: 135,00**



### PowerDisk All in 1

Opvaskemiddel til perfekte opvaske- og tørreresultater med AutoDos.

- Miele's enestående pulvergranulat
- Indeholder bl.a. afspændingsmiddel og salt
- Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 opvaske\*)

M.-nr. 11093160

**Pris: 74,95**



### Salt 1,5 kg

Sikrer, at din opvaskemaskine fungerer rigtigt og yder det ønskede resultat.

- Ekstra grov, perfekt til Miele-opvaskemaskiner
- Beskytter maskinen og service mod skadelige kalkaflejringer

M.-nr. 10248690

**Pris: 24,95**



### Afspændingsmiddel 500 ml

Uovertruffen tørring og beskyttelse af service i Miele-opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat på glas
- Fremmer tørringen af service
- Glasbeskyttende formel, som forhindrer ætsninger
- Præcis og nem dosering med den særlige doseringshætte

M.-nr. 11459440

**Pris: 49,95**



### IntenseClean 200 g

Fjern dårlig eller sur lugt i din vaskemaskine og opvaskemaskine.

- Afkalk først med Miele-Afkalker
- Rens herefter med maskinrengøring. Afkalkeren fjerner kalkbelægninger og maskinrengøring slår bakterierne ihjel.

M.-nr. 10717140

**Pris: 65,00**



### DishClean 160 g

Plejemiddel, som sikrer, at opvaskemaskinen fungerer optimalt.

- Fjerner lugt, kalk og lette aflejringer
- Bevarer lågepakningens elasticitet og tæthed
- Aktiv beskyttelse gennem renhed
- Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
- Indhold: 160 g

M.-nr. 9959330

**Pris: 79,00**



### Mikrofiberklude Sæt med 3 stk.

Sæt bestående af 1 universal-, 1 glas- og 1 højglansklud

- God rengøringsevne takket være meget fintvævede mikrofibere
- Meget holdbare og slidstærke
- Kan bruges tør eller fugtig med eller uden rengøringsmiddel
- Vaskes op til 500 gange ved 60 °C

M.-nr. 10159570

**Pris: 89,00**

\* Med ECO-program



## UltraPhase 1 Sensitive

Til W1 TwinDos vaskemaskiner

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning
- - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2 Sensitive
- Meget drøj - op til 36 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923560

**Pris: 114,95**



## UltraPhase 2 Sensitive

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning
- - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1 Sensitive
- Meget drøj - op til 63 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923590

**Pris: 114,95**



## UltraPhase 1

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11504410

**Pris: 109,95**



## UltraPhase 2

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1
- Meget drøj - op til 50 vaske
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 10803740

**Pris: 109,95**



## TwinDosCare

Rengøringsmiddel til

TwinDos-doseringssystem

- Til skylning af TwinDos-doseringsrør
- Anvendes før en lang periode uden brug (min. 2 måneder)
- Anvendes før nyt middel tages i brug
- Meget effektiv - rækker til 4-5 forløb

M.-nr. 11171440

**Pris: 89,95**



## Caps Booster

Perfekt til pletfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner

- Egnede til både hvidt og kulørt vasketøj
- Til hårdnakkede pletter, fx fedt- eller frugtpletter
- Storartede vaskeresultater - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10755940

**Pris: 59,95**



## Caps DownCare

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756340

**Pris: 59,95**



## Caps Sport

Til vask af sportstøj i W1-vaskemaskiner

- Neutraliserer svedlugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer, skånsomt mod farverne
- Bevarer tojets form - også for fleece
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756410

**Pris: 59,95**



## Caps WoolCare

Til fin- og uldvask i W1-vaskemaskiner

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
- Ingen overdosering
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755540

**Pris: 59,95**



## Caps SilkCare

- Til W1-vaskemaskiner
- Forebygger filtning og krympning
- Bevarer formen af fibre og et blødt udseende
- Giver bløde og velduftene tekstiler
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756020

**Pris: 59,95**



## Caps Outdoor

- Til W1-vaskemaskiner
- Bevarer farver på syntetiske tekstiler
- Bevarer åndbarhed i funktionsmembraner
- Modvirker statisk elektricitet på syntetiske tekstiler
- Neutraliserer dårlige lugte fra f.eks. sved
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756950

**Pris: 59,95**




## Caps UltraDark

- Til W1-vaskemaskiner
- Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755640

**Pris: 59,95**



## Caps Impraprotect

- Til W1-vaskemaskiner
- Til imprægnering af tekstiler
- Ideelt til sportsbeklædning og regntøj
- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv mod fugt, vind og snavs
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 10757630

**Pris: 109,95**



## Caps CottonRepair

- Fornyr farver og overfladen på dine bomuldstekstiler
- Fjerner "pilling-effekt" (frugdannelse)
- Fjerner ødelagte og misfarvede ender på tekstilfibre
- Nyt liv til dit favorit bomuldstøj
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 10757310

**Pris: 109,95**



## UltraWhite Vaskepulver 2.7 kg

- Specielt velegnet til hvidt og lyst tøj og meget snavset kulørt tøj.
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
- Strålende hvidt tøj takket være effektiv formel med aktivt oxygen
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøj - også ved lave temperaturer.

M.-nr. 10199830

**Pris: 145,00**







## Caps Nature skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755400

**Pris: 59,95**



## Caps Cocoon skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755490

**Pris: 59,95**



## Caps Aqua skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755200

**Pris: 59,95**



## Duftflakon ROSE

- Harmonisk og feminin
- Oplev den sarte, raffinerede duft af friskplukkede maj-roser med ROSE
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234810

**Pris: 89,95**



## Duftflakon ORIENT

- Sensuel og maskulin
- ORIENT samler alle Orientens hemmeligheder i en forførende duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234710

**Pris: 89,95**



## Duftflakon AQUA

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – renhed og frisk duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10231950

**Pris: 89,95**



## Duftflakon nature

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234500

**Pris: 89,95**



## Duftflakon COCOON

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og tryghed
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234630

**Pris: 89,95**



## Duftflakon WhiteFlower Sensitive

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- Ekstra Sensitiv formel for personer med allergi
- Blomsterduft kombineret med citrus
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 11047280

**Pris: 89,95**



## Duftflakon DryFresh

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- DryFresh – med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 11520870

**Pris: 89,95**



## UltraColor Flydende vaskemiddel 2 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 36 maskinfulde

M.-nr. 11518040

**Pris: 125,00**



## UltraDark 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 60 maskinfulde

M.-nr. 11518340

**Pris: 125,00**



## UltraColor Sensitive Flydende vaskemiddel 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og mørke tekstiler.

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Bedste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 37 maskinfulde

M.-nr. 10942160

**Pris: 125,00**



## WoolCare Finvaskemiddel 2 l

Til uld, silke og al finvask.

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Meget drøj - til 50 maskinfulde

M.-nr. 11517890

**Pris: 125,00**



## Skyllemiddel 2 l

Særligt velegnet til alle tekstiler af frotté.

- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft
- Forhindrer elektrostatisk opladning i tørretumbleren
- Meget drøj - til 66 maskinfulde

M.-nr. 11518260

**Pris: 79,95**



## Specialvaskemiddel Outdoor 250 ml

Perfekt til værdifuld Outdoor-beklædning og funktionelt tøj.

- Med lanolin - som et 'plejende bad' til membranen
- Rengør og plejer
- Skånsom mod farverne i tøjet.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10226420

**Pris: 99,95**



## Specialvaskemiddel Dun 250 ml

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning.

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225680

**Pris: 99,95**



## Specialvaskemiddel Sport 250 ml

Perfekt til åndbar sportsbeklædning.

- Neutraliserer lugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer - skånsom mod farverne
- Bevarer tøjets form - også for fleece
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225860

**Pris: 99,95**



## Imprægneringsmiddel 250 ml

Ideelt til sportsbeklædning og regntøj.

- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv imprægnering mod fugt vind og snæs
- Meget drøj - til 4 gange

M.-nr. 10240620

**Pris: 129,95**

TRYGHED I HELE PRODUKTETS LEVETID.  
HURTIG OG PROFESSIONEL  
SERVICE!



## FÅR DU BEHOV FOR REPARATIONSSERVICE, KLARER VI DET HURTIGT MED EGEN SERVICEAFDELING.

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne. Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af produktion.

**Se mere på [www.miele.dk/service](http://www.miele.dk/service)**



# SHOWROOM

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Miele produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et "hverdagens kulturcenter", hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse.

Miele Experience Center er derfor andet end produkter! Det er også her vores mange forbrugerevents kan opleves. Vi byder på alt fra spændende bageevents, konditorkunst, kendte kokke samt humanitære og kulturelle arrangementer og ikke at forglemme muligheden for at gennemføre et hvilket som helst virksomhedsarrangement, som f.eks. bagedyst for virksomhedernes personale eller salgsmøde/teambuilding for sælgerstaben.

**Læs mere på [www.miele.dk](http://www.miele.dk) eller tilmeld dig Miele's Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.**



Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på [info@miele.dk](mailto:info@miele.dk). Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

## FIND MIELE EXPERIENCE CENTER

### Glostrup

Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup

### Åbningstider:

Mandag-onsdag 08.00-16.00  
Torsdag-fredag 08.00-18.00  
Lørdag 09.30-14.00

### Vejle

Logistikvej 3  
7100 Vejle (motorvej E45, afkørsel 59)

### Åbningstider:

Mandag-fredag 08.00-16.00  
1. lørdag i måneden 10.00-15.00



Findes dette ikon ud for produktet, medfølger et gavebevis eller værdikupon ved køb.



**Miele**



# PERFEKTE RESULTATER. DER HOLDER OG HOLDER.

**Miele A/S**

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf. privatkunder

4327 1310

Tlf. forhandlere

4327 1410

Tlf. erhvervskunder

4327 1510

E-mail

info@miele.dk

Website

miele.dk



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Alle priser er vejledende udsalgspriser  
i danske kroner inkl. moms.

01.06.2020 Mat.nr. 99002550