

Miele



MIELE PREMIUMPARTNER
JUNI 2020



Miele

Power
Disk





MIELE. IMMER BESSER.

Vaskemaskiner	6
Vaske-tørremaskiner	10
Tørretumblere	14
Strygeruller/FashionMaster	22
Opvaskemaskiner	24
Støvsugere	34
Ovne	40
Dampovne, Dampovne med ovnfunktion og Dampovne med mikrobølger	46
Mikrobølgeovne	50
Espressomaskiner	52
Gourmet-varmeskuffer og Vakuumforseglerskuffer	56
Kogeplader	58
Emhætter	64
Integrerbare køleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe	68
Fritstående køleskabe og fryseskabe	72
Fritstående køle-/fryseskabe	76
Vinkøleskabe	80
Tilbehør, produktpleje og vaskemidler	82

LANG HOLDBARHED

I mere end 120 år har vi lovet, at du kan stole på Miele.

Som den eneste producent i branchen tester vi vores produkter til en levetid på op til 20 år. Vi kan derfor tilbyde dig enestående pålidelighed og tryghed – og et valg, der er godt for miljøet.

Alle produkter er robust konstrueret og består udelukkende af førsteklasses råmaterialer – uden forurenende stoffer. Allerede når produktet udvikles, tænkes produkternes genanvendelighed ind. Der bruges kun materialer, som kan genbruges, og produkterne er bygget, så de nemt kan skilles ad, og de enkelte dele kan genanvendes. Det er effektivt og bæredygtigt.

Desuden sørger Miele's serviceteknikere for, at du altid kan forlænge produktets holdbarhed ved reparation. Faktisk leverer Miele reservedele til produkter, der udgik af produktion for helt op til 15 år siden. Også de nye teknologiske muligheder gør, at vi via softwareopdateringer hele tiden kan holde dit produkt opdateret og dermed forlænge levetiden.

LAVE FORBRUGSVÆRDIER

Miele står for innovativ teknologi og enestående resultater med et minimalt energiforbrug. Fra år 2000 til år 2018 har Miele reduceret produkternes energiforbrug drastisk. Eksempelvis er tørretumblernes energiforbrug formindsket med 71%, og vaskemaskinernes energiforbrug med 63%. Samtidig sikrer innovationer som TwinDos (automatisk dosering på vaskemaskiner) og AutoDos (automatisk dosering på opvaskemaskiner), at vi kun forbruger den mængde vaske-/opvaskemiddel, der er nødvendig for at opnå perfekte resultater. Dermed undgås overforbrug af rengøringsmidler.

Det er effektivt og bæredygtigt.

BÆREDYGTIGHED – EN INTEGRERET DEL AF MIELES DNA

Omtanke for miljøet og samfundet har i mange årtier været en fundamental del af Miele's identitet. Allerede i 1970 begyndte Miele at registrere miljødata, og i 1990 blev Miele Environmental Office grundlagt. Miele's mission er at være den mest bæredygtige leverandør i industrien med omtanke for alle.



MIELE-VASKEMASKINER

REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK

*POWERWASH – ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med ***PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt.

Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.

SKÅNSOM TØJBEHANDLING

***SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



LEJEKRYDS OG KONTRAVÆGTE AF STØBEJERN

*Førsteklasses materiale og forarbejdning
sørger for mindre slid og excellent stabilitet
i alle Miele-vaskemaskiner og vaske-tørremaskiner*.*



SINGLEWASH

*Perfekt vaskeprogram til dig på farten. Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min., og spar samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at gå på kompromis med vaske kvaliteten. Vælg mellem 7 forskellige **SingleWash**-programmer.*

*CAPDOSING

*Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye ***Miele-Caps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 6 specialvaskemidler og 2 plejemidler.*

AUTOCLEAN AF SÆBESKUFFEN

***AutoClean**-funktionen bliver aktiveret ved hver vask: Impuls-afskylning af begge kamre under tryk. Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.*

**Gælder for alle maskiner over 8 kg.*

MIELE-VASKEMASKINER

BEGRÆNSNINGER? GLEM DET!



Mieles vaskemaskiner er testet til 10.000 driftstimer, hvilket svarer til 4-6 vaske om ugen (= 20 år)

ULTRAPHASE SENSITIVE

– Få et halvt års forbrug af Miele UltraPhase 1 & 2 med i købet. Vælg mellem Classic og den svanemærkede variant: Sensitive.

Køb en W1-vaskemaskine fra Miele med TwinDos, og få et halvt års forbrug af Miele's flydende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 4 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2 til en værdi af kr. 770,-
Det første sæt ligger allerede i maskinen, når du køber vaskemaskinen.

*INNOVATIONEN TWINDOS® – DOSERER AUTOMATISK VASKEMIDDEL PÅ EN HELT UNIK MÅDE

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder:

Du kan enten vælge at benytte Miele's 2-fasesystem ***TwinDos. TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

Opnå altid perfekte resultater. Takket være det innovative system TwinDos® doseres vaskemidlet UltraPhase 1 og 2 helt automatisk, og du sparer op til 30 % vaskemiddel*.

ALLE VASKEMASKINER ER A+++

77 % af forbrugerne vægter energiforbruget højest som det vigtigste punkt ifht. valg af ny vaskemaskine.

Kilde IUM, 994 adspurgte forbrugere.

MIELES VASKE-TØRREMASKINER

NÆNSOM TØJBEHANDLING

**POWERWASH – ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN*

Produkterne fra Miele med ***PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt.

Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

SKÅNSOM TØJBEHANDLING

***SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover.

Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.

**EMALJERET FRONT*

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve i hele levetiden.



LEJEKRYDS OG KONTRAVÆGTE AF STØBEJERN

Førsteklasses materiale og forarbejdning sørger for mindre slid og excellent stabilitet i alle Miele-vaskemaskiner og vaske-tørremaskiner.*

*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med tomuligheder:

*Du kan enten vælge at benytte Miele's 2-fasesystem ***TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere.*

Beholderne kan købes i Miele's webshop.

VASK OG TØRRING

QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele's **QuickPower Wash & Dry** kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

*CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye ***Miele-Caps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel.

Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 5 specialvaskemidler og 2 plejemidler.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.



*PerfectCare-teknologien
sikrer skånsom og effektiv
vaske-performance.*

RENT OG TØRT

**PERFECTDRY-FUNKTION*

Det patenterede ***PerfectDry**-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter.

PerfectDry-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørreprocessen. Giver op til 12 % tidsbesparelse og op til 12 % strømbesparelse.

KONDENSERINGSEFFEKTIVITET

Med en Miele-varmepumpetumbler opnår du en kondenserings effektivitet, der er 50 % bedre end den bedste rating A. Dette betyder, at en Miele-varmepumpetumbler praktisk talt ikke afgiver fugt til indeklimaet og derved kan opstilles på helt ned til 2 m².

ECOFEEEDBACK

Før programstart kan du aflæse det forventede energiforbrug, og efter programslet vises det præcise forbrug, som vil afhænge af vasketøjets sammensætning og tørhedsgrad. Desuden får du besked om tilsmudsningsgraden af fnugfiltret, som bør holdes rent.

**EMALJERET FRONT*

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.



VARMEPUMPETUMBLERE

Varmepumpeteknologien genbruger den en gang opnåede varme igen og igen. Det gør Miele's varmepumpetumblere særdeles billige i anvendelse – op til **60 % mere energibesparende** end almindelige kondensstørretumblere.

Miele's varmepumpetumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne. Det resulterer i et bedre indeklima.

*NY SOFTCARE-TROMLE

Miele-tørretumblere med en kapacitet på helt **op til 9 kg** kan opfylde enhver husholdningsbehov, og selv store stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et sengetæppe kan uden problemer tørres i din Miele-tørretumbler.

INTEGRERET BORTLEDNING AF KONDENS VAND

Tømning af kondensvandsbeholderen er ikke nødvendig.

Alle kondensstørretumblere fra Miele – herunder varmepumpetørretumblere – er udstyret med en integreret bortledning af kondensvand med slange-opvikling. Dermed kan kondensvandet pumpes direkte ned i håndvasken eller vand-låsen, hvorved tømning af kondensvandsbeholderen ikke længere er nødvendig.

VEDLIGEHOLDELSESFRI VARMEVEKSLER

Varmeveksleren i Miele's varmepumpetørretumblere beskyttes af et effektivt filtersystem og skal ikke rengøres. Det sikrer et konstant lavt energiforbrug – i hele maskinens levetid.





MIELE-TØRRETUMBLERE

DUFTENDE OG TØRT

*FRAGRANCEDOS

Mieles **duftflakoner** tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet tørres. Vælg mellem 7 forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger. Læs mere om Mieles duftflakoner på side 112.

STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluften.

Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

SPECIALPROGRAMMER

Miele-tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj – uanset materiale. Du finder en lang række specialprogrammer, der sikrer den helt korrekte behandling af dit dyrebare tøj.

Tør Kashmir-uld, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, og opnå et perfekt resultat ved den mest nænsomme behandling.

MIELE

PROFESSIONELLE VASKEMASKINER

Du skal vælge en professionel vaskemaskine, hvis du har:

- **Flere brugere**
- **Intensiv brug henover dagen - og året**
- **Behov for håndtering af særlige opgaver.**

Det stiller særlige krav til maskinernes kvalitet og robusthed, og de krav får du opfyldt med en professionel vaskemaskine fra Miele-Professional.

24-MÅNEDERS GARANTI

Du får 24-måneders garanti ved køb af professionelle produkter fra Miele. Garantien gælder eventuelle materiale- eller fabrikationsfejl.

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

De professionelle vaskemaskiner er billige i drift. Forbruget af strøm og vand bliver hele tiden reduceret, og 95 % af maskinens dele kan genanvendes efter endt brug.

KORTE PROGRAMMER – STØRRE KAPACITET

En professionel maskine afvikler programmerne markant hurtigere – det giver en langt større kapacitet. Det tager fx under 1 time for en professionel vaskemaskine at afvikle en 60 °C vask. Du kan få forskellige tromlestørrelser, så kapaciteten bliver tilpasset dit behov.

ROBUSTE MASKINER

De professionelle vaskemaskiner er fremstillet af de bedste materialer. De har fx flange i rustfrit stål, professionelle støddæmpere og lejekryds i støbejern. Alle dele i maskinen er udviklet til at kunne håndtere mange vaske og mange brugere hver dag – året rundt.



Maskinerne har flere programmer med desinfektion, som efterlever myndighedernes hygiejnekrav.

Ring 4327 1510 for tilbud på en professionel maskine.

SPECIELLE PROGRAMMER TIL SÆRLIGE BEHOV

De professionelle maskiner har specielt udviklede programmer, som overholder kravene fra myndighederne. De specielt udviklede programmer kan håndtere svære pletter så som animalske fedtstoffer, barbecue, blod, stegefedt, friture m.v. Programmerne er også sammensat, så tekstilerne undgår efterbehandling, men er klar til brug efter vaskeprocessen.

MARKANT MINDRE NEDETID – MED AFLØBSPUMPE

De professionelle produkter kan leveres med en afløbsventil. Det reducerer nedetid markant.

På maskiner med afløbspumpe er afløbspumpen den største årsag til nedbrud, da den er sårbar over for fremmedlegemer og derfor hurtigt bliver tilstoppet.

SPECIELT TILPASSET KEMI AFHÆNGIG AF VASKEOPGAVEN

På en professionel maskine er der mulighed for tilslutning af automatisk dosering af specialkemi. Det gør det nemt at håndtere i dagligdagen. Derudover er der et stort udvalg af specielt tilpasset kemi afhængig af vaskeopgaven (Horesta /automobil / levnedsmiddel / brandstationer / rideskoler / rengøringsbranchen / ren-rum / institutioner m.v.).

Det er kemiprodukter, som er specielt udviklet til at kunne fjerne svære pletter.

MULIGHED FOR BETALINGSLØSNINGER

De professionelle maskiner kan tilsluttes en stribe elektroniske betalingsløsninger.

6 GANGE LÆNGERE LEVETID

De professionelle vaskemaskiner fra Miele har en levetid, som er 6 gange længere end en gængs husholdningsmaskine. Det gør dem billigst på den lange bane.



PROFESSIONELLE TØRRETUMBLERE

Du skal vælge en professionel tørretumbler, hvis du har:

- **Behov for hurtig tørring af diverse tekstiler**
- **Store mængder af tekstiler, som skal tørres**

Mange tørringer pr. dag og måske også flere brugere stiller særlige krav til maskinens kvalitet og robusthed. De krav får du opfyldt med en professionel tørretumbler fra Miele-Professional. Vi tilbyder tørretumblere med aftræk og varmepumpeteknologi.

6 GANGE LÆNGERE LEVETID

De professionelle tørretumblere fra Miele har en levetid, som er 6 gange længere end en gængs husholdningsmaskine. Det gør dem billigst på den lange bane.

KORTE PROGRAMMER – STØRRE KAPACITET

En professionel tørretumbler tørrer tekstiler markant hurtigere – det giver en langt større kapacitet. Du kan få forskellige tromlestørrelser, så kapaciteten bliver tilpasset dit behov

24-MÅNEDERS GARANTI

Ved køb af professionelle produkter fra Miele får du 24-måneders garanti. Garantien gælder eventuelle materiale- eller fabrikationsfejl.

INTELLIGENT TØRRING – ENSARTET TØRRERESULTAT

For at undgå at vasketøjet vikler sig sammen og sikre en ensartet og skånsom tørring uden krøl, ændrer tørretumblerstyringen tromlens rotationsretning i uregelmæssige intervaller. To ensartede motorer til hhv. tromle og blæser sørger for, at luftstrømmen ikke afbrydes og sikrer således krølfrit, ensartet og skånsomt tørret vasketøj.

PAS PÅ MILJØET OG ØKONOMIEN

Der er mange penge at spare hvert år ved at vælge en tørretumbler med varmepumpe. Det er både godt for dine driftsomkostninger og miljøet. Du sparer typisk 50 % i driftsomkostninger i forhold til en traditionel tørretumbler.

MULIGHED FOR BETALINGSLØSNINGER

De professionelle maskiner kan tilsluttes en stribe elektroniske betalingsløsninger.

ROBUSTE MASKINER

De professionelle maskiner er fremstillet af de bedste materialer. Alle maskinens dele er udviklet til at kunne håndtere mange tørringer og mange brugere hver dag – året rundt.

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

De professionelle tørretumblere er billige i drift. Forbruget af strøm bliver hele tiden reduceret, og 95 % af maskinens dele kan genanvendes efter endt brug.



STRYGERULLER

DAMPFUNKTION

Denne funktion muliggør strygning med damp. Den "dobbelte vandbeholder" sørger for hurtig dampfremstilling, en jævn dampfordeling på hele strygeoverfladen og op til 40 minutters strygning med damp (med én enkelt påfyldning). En LED-lampe viser rettidigt, når vandbeholderen skal fyldes op. Anvendes med postevand.

TEKSTILTILPASSET TEMPERATURVALG

Optimal varmekontrol gennem tre varmelementer. Varmeydelsen kan indstilles i henhold til vaskemærkerne i tekstilerne, hvilket skåner fibrene.

De tre varmeelementer fordeler varmen over hele overfladen. Dette sikrer de bedste mulige strygeresultater.

HØJT PRESSETRYK

Under strygningen trykkes strygearmen ned på strygevalsen med et pressetryk på 0,35 N/cm². For at skabe et lignende tryk ved manuel strygning ville man skulle trykke strygejernets ned på strygebrættet med en konstant vægt på ca. 7 kg. Til de bedste mulige strygeresultater med mindst muligt arbejde.

FASHIONMASTER

DAMP

Dampen gør forskellen. Med et damptryk på op til 4 bar og en konstant dampmængde på 100 g/min opnår du strygeoplevelser i professionel kvalitet med FashionMaster. Dampen gennemtrænger selv de tykkeste materialer og reducerer hermed strygetiden. Du kan vælge, om du vil anvende dampstød eller konstant damp direkte på strygejernnet ved et tryk på dampasten.

STEAMER

Du kan nemt komme af med grimme krøller og folder i jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjælp af steameren. Den vejer kun halvt så meget som strygejernnet men har samme damptryk og dermed samme dampmængde. Den praktiske børstestrans får tekstilfibrene til at rejse sig med perfekt afstand. Steameren kan ligeledes anvendes, mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plads.

1-2-LIFT-SYSTEM

To bevægelser – let og hurtigt! Med det patenterede 1-2-lift-system kan hele udstyret bestående af strygejern, dampgenerator og strygebord opstilles med få arbejdsstrin. Lås op, og lad strygebordet glide op i vandret position – næsten som ved et trylleslag. FashionMaster glatter ikke blot tøjet, men skåner også din ryg!*

AKTIVT STRYGEBOARD

Strygebordet hjælper dig aktivt med tre intelligente funktioner ved strygning. Blæsefunktionen sørger for meget blød strygning, udsugningsfunktionen medfører en intensiv dampanvendelse. Med dampknappen på strygejernnet starter blæse- eller sugefunktionen i strygebordet, og den slukkes automatisk i strygepauserne. Hukommelsesfunktionen gemmer den seneste indstilling og starter igen ved næste anvendelse af damp.

MIELE-OPVASKEMASKINER

UOVERTRUFNE RESULTATER

VERDENSNYHED!

Fuldautomatisk dosering med **AutoDos** og den integrerede **PowerDisk**.

Miele-opvaskemaskiner og Miele-PowerDisk med alt-i-1-opvaskepulver er præcist udviklet og tilpasset til hinanden.

POWERDISK*

PowerDisk-pulveret doseres optimalt ift. det valgte program – med præcist tilpasset mængde og på det ideelle tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere flere gange under programmet, og vælges programmet Automatic, måler en sensor tilsmudsningen og doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste opvaske- og tørreresultater!



EKSTRAORDINÆR FRIHED

Slut med at fylde opvaskemiddel på maskinen ved hver opvask. En PowerDisk holder ca. til 1 måneds forbrug**.

Med Miele's PowerDisk er der altid opvaskemiddel på maskinen, og via **Miele@mobile**-appen kan du nemt starte opvaskemaskinen fra afstand.

Oplev maksimal convenience med **AutoStart**: Indtast dine ønskede programmer og tidspunkter én gang i ugeplaneren – opvaskemaskinen starter fuldstændig automatisk, indtil du fjerner de valgte programmer fra listen igen.

Takket være **ShopConn@ct** skal du ikke længere huske at købe opvaskemiddel. Appen kan indstilles til, at den automatisk bestiller et ønsket antal PowerDisk hjem til dig, når opvaskemaskinen og appen registrerer, at du er ved at løbe tør for PowerDisk. Nemmere bliver det ikke.

* Du kan stadig altid vælge at bruge andre opvaskepulvere eller -tabs.

** En PowerDisk rækker til gennemsnitligt 20 opvaske med ECO-program.

MIELE-OPVASKEMASKINER

HURTIG OG LYDLØS

HURTIGHED UDEN KOMPROMIS

QuickPowerWash er kortprogrammet, der vasker op på under en time.
Suveræne opvaskeresultater af normalt snavset service på kun 58 minutter.

NYD STILHEDEN

Kan knapt høres: Ekstra lydsvag program til
blandet service med let indtørrede madrester.

PERFEKTE RESULTATER

Mieles **Perfect GlassCare** rengør dit glasservice
forsigtigt og skånsomt – ingen glaspest, kalkrande
el. lign. Selv dine sarte, fine vinglas kan du rengøre
i Miele opvaskemaskiner. **Riedel** anbefaler alene
Mieles opvaskemaskiner til rengøring af deres glas.

Med Miele ***AutoOpen-tørring** bliver alt dit service
– selv plastik – helt tørt. Når opvaskeprogrammet er
slut, åbner døren på opvaskemaskinen automatisk.

Bordpladen beskyttes mod fugt med den
specielle luftføring.

**Vinder af reddot
design award 2019**

G 7000 opvaskemaskiner
Vi og SCVi modeller



**reddot design award
winner 2019**





"Med Miele-opvaskemaskiner bliver pletfri glaspleje komfortabel og nem. For skånsom opvask af vores glas anbefaler vi altid opvask i Miele's opvaskemaskiner. Bedre kan det ikke gøres – heller ikke manuelt."

– Maximilian Riedel

Miele – specialist i skånsom glaspleje:

3D-MultiFlex-bakke:

Skånsom og sikker placering af langstilkede, sarte glas i overkurven

FlexCare glas- og kopholdere:

Unik silikonebeskyttelse giver optimal placering af dine glas samt perfekte opvaske- og tørreresultater

***AutoOpen-tørring:**

Skånsom og enestående flotte tørreresultater – uden efterpolering

Skåneprogram:

Optimalt designet program til glaspleje

Miele-opvaskemidler:

Perfekt afstemte opvaskemidler med særlig glasbeskyttelsesformel

ENERGI- EFFEKTIVITET I HØJSÆDE

SKÅN MILJØET OG PENGEPUNGEN

Yderst energieffektiv og i bedste energiklasse – **helt ned til 10 % under energiklasse A+++**. Tilslut opvaskemaskinen til **varmt vand**, og spar op til 50 % strøm.

EcoFeedback – forud for programstart vises en prognose for energiforbruget.

EcoStart – din intelligente opvaskemaskine starter automatisk, når strømmen er billigst. Med **SmartStart** modtager opvaskemaskinen info om strømtakster direkte fra dit energiforsynings-selskab.

Helt ned til **6 l vand pr. opvask** – på trods af, at Miele's opvaskemaskiner kun bruger **rent, frisk vand** til opvasken.




MIELE@HOME

Betjen din opvaskemaskine fra afstand.
I Miele@mobile-appen kan du vælge program,
foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.

NYHED

POWERDISK

Få et halvt års forbrug af
Mieles PowerDisk med i købet.



Køb en Miele-opvaskemaskine med AutoDos, og få et halvt års forbrug* af Mieles flydende PowerDisk All in1-opvaskepulver med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 6 x PowerDisk til en værdi af kr. 449,00

*En PowerDisk rækker til gennemsnitlig 20 opvaske med ECO-program

MAKSIMAL FLEKSIBILITET MED PLADS TIL DET HELE




*FLEXCARE GLAS- OG KOPHOLDERE I OVERKURV

Beskyttende silikoneelementer og ny knopstruktur til stabil anbringelse.




*FLEXCARE GLAS- OG KOPHOLDERE I UNDERKURV

Enestående sikker og skånsom anbringelse: Integreret silikonepolstring og knopstruktur.



NEDKLAPPELIG FLASKEHOLDER

Kan ikke vælte: Selv beholdere som fx vaser rengøres grundigt på flaskeholderen.



3D-MULTIFLEX- BAKKE

*Alle bestikdele ligger separat.
Snavs fjernes helt, og bestikket
tørres perfekt.*

ERGONOMISKE KURVEHÅNDTAG

Gør hverdagen enklere:
*Kurvehåndtagene gør det lettere
at tømme og fylde kurven.*

HØJDEJUSTERBAR OVERKURV

Mange varianter: Overkurven kan
let og variabelt indstilles i højden på
alle Miele-opvaskemaskiner.

TODELT NEDKLAPPELIG SPIRRÆKKE

*Perfekt tørring og
anbringelse af skåle.*



*MULTICLIP

*Stabil anbringelse
og perfekt rengøring
af smådele.*



MIELE

PROFESSIONELLE OPVASKEMASKINER

Du skal vælge en professionel opvaskemaskine, hvis du har::

- **Mere end 3 opvaske pr. dag**
- **Behov for hurtig afvikling af opvasken**
- **Ønske om at overholde myndighedernes temperaturkrav**

Mange opvaske pr. dag og måske også flere brugere stiller særlige krav til maskinernes kvalitet og robusthed. De krav får du opfyldt med en professionel opvaskemaskine fra Miele-Professional.

6 GANGE LÆNGERE LEVETID

De professionelle opvaskemaskiner fra Miele har en levetid, som er 6 gange længere end en gængs husholdningsmaskine. Det gør dem billigt på den lange bane.

24-MÅNEDERS GARANTI

Ved køb af professionelle produkter fra Miele får du 24-måneders garanti. Garantien gælder eventuelle materiale- eller fabrikationsfejl.

KORTE PROGRAMMER – STOR KAPACITET

En professionel maskine afvikler programmerne markant hurtigere – det giver en langt større kapacitet. Det tager fx kun 14 min. for en PG 8059 opvaskemaskine at rengøre service svarende til 14 kuverter.

Vi udbyder forskellige typer af opvaskemaskiner, så vi kan skræddersy en løsning, der matcher dit behov. Du kan vælge mellem:

- Professionel frontbetjent friskvandsopvaskemaskine
- Professionel frontbetjent tankopvaskemaskine
- Professionel tankopvaskemaskine til gennemstik

ROBUSTE MASKINER

Fælles for alle vores opvaskemaskiner er, at de er fremstillet af de bedste materialer. Alle dele i maskinen er udviklet til at kunne håndtere mange vaske og mange brugere hver dag – året rundt.

Maskinerne har flere programmer med sluts skyl på over 80 °C, som efterlever myndighedernes hygiejnekrav.

Ring 4327 1510 for tilbud på en professionel maskine.

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

De professionelle opvaskemaskiner er billige i drift. Forbruget af strøm og vand bliver hele tiden reduceret og 95 % af maskinens dele kan genanvendes efter endt brug.

SPECIELT TILPASSET KEMI TIL DE HURTIGE PROGRAMMER

De korte programforløb i en professionel opvaskemaskine stiller andre krav til sæben i forhold til en husholdningsopvaskemaskine. For at opnå et optimalt opvaskeresultat hver gang og en længere levetid for maskinen er det derfor vigtigt, at de produkter, du anvender, passer til maskinens programmer. Vi tilbyder fx hurtigt opløselige tabs, som er testet på Miele's professionelle opvaskemaskiner.

FLEKSIBEL INDRETNING – MAKSIMAL UDNYTTELSE AF KAPACITETEN

Du kan tilkøbe et hav af forskellige plastikkurve til PG 8059. På den måde kan du indrette maskinen, så den passer til nøjagtig det service, som du ønsker at få rengjort. Det giver en nem og ergonomisk håndtering og en maksimal udnyttelse af maskinens kapacitet.

SLUTSKYL PÅ OVER 80°C

De professionelle maskiner har specielt udviklede hygiejneprogrammer med et sluts skyl på over 80°C. Med en professionel maskine er du derfor sikker på at overholde myndighedernes temperaturkrav.



STØVSUGERE

LANG LEVETID – HØJ EFFEKTIVITET

Mieles motorer er konstrueret med blid opstart. Det vil sige, at støvsugeren – selv når den er indstillet på højeste effekt – altid starter med 300 W og i løbet af 2 sekunder arbejder sig op til det maksimale niveau. Det skåner motoren!

STOR AKTIONSRADIUS

Du kan også støvsuge større arealer uden at skulle skifte stikkontakt, idet støvsugeren er forsynet med ledninger, der giver en aktionsradius på op til 12 m på Complete C3-serien.

*COMFORT LEDNINGSOPRUL

Tryk blot en gang på fodkontakten, og ledningen ruller forsigtigt op. **SoftReverse**-funktionen bremser farten på ledningsoprullet, så "piskesmældseffekten" undgås. Derved beskyttes både møbler og støvsuger.

BEKVEM HÅNDBTERING

Det nye *Comfort greb på Complete C3-serien sikrer let og behagelig støvsugning.

*PARKERINGSSYSTEM

Hvis du skal stille støvsugeren fra dig kort tid, bruger du ganske enkelt parkeringssystemet. Støvsugerrøret sættes fast på kabinettet, indtil du igen skal bruge det. På nogle af modellerne afbrydes støvsugeren, når du bruger parkeringssystemet, og tændes automatisk igen, når du fortsætter støvsugningen.

2-PUNKTS RØRHOLDER

Ny 2-punkts rørholder gør det særlig sikkert og nemt at opbevare støvsugeren opretstående. Røret hæftes ganske enkelt fast på støvsugeren.



*Mieles støvsugere er testet til 10.000 driftstimer,
hvilket svarer til 45 minutters brug hver uge i 20 år.*



MIELE-STØVSUGERFAMILIES
NYE FLEKSIBLE, LEDNINGEFRI VEN

TRIFLEX HX1



3-I-1-DESIGN

Højeste fleksibilitet i enhver situation. PowerUnit kan både anbringes øverst og nederst på Triflex HX1, så du nemt kan komme ind under sofaen eller støvsuge store flader. PowerUnit kan også bruges alene og er perfekt til hurtig støvsugning af bilsæder eller sofaen. Triflex HX1 tilpasser sig dine behov.



VORTEX-TEKNOLOGI

En stærkere støvsuger. Takket være Vortex-teknologiens aurodynamiske luftføring, opnår du fantastisk rengøring med Miele's Triflex HX1.



EKSTRA BRED ELEKTROBØRSTE

En hurtigere støvsuger. Den ekstra brede elektrobørste rengør en større overflade på kortere tid og tilpasser sig automatisk forskellige gulvbelægninger.



LI-ION-BATTERI

Ingen ledning. Intet kompromis. Takket være de syv effektfulde celler er Li-Ion-batteriet i Triflex HX1 ekstremt kraftigt og pålideligt. Det er udviklet i samarbejde med VARTA-eksperterne inden for batteriteknologi.



MAKSIMAL RÆKKEVIDDE

Reach-mode til universel brug. Med PowerUnit øverst opnår du maksimal fleksibilitet under støvsugningen.

KOMFORTABEL RENGØRING

Komfort-mode giver komfortabel håndtering.
Den lave vægt gør støvsugningen let.

LET AT HÅNDTERE

Kompakt-mode er praktisk og hurtigt.
PowerUnit solo er klar til brug med det samme.



INDBYGNINGSPRODUKTER TIL KØKKEN

BETJENINGS- KONCEPTER





M TOUCH S – OVERSKUELIGT OG FUNKTIONELT

Vores kendte M Touch-teknologi tilbydes også med den samme funktionalitet i et mere smalt display-design.



DIRECTSENSOR – DIREKTE VALG PLUS ET 4-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



DIRECTSENSOR S – DIREKTE VALG PLUS 1-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



EASYCONTROL

Her foretages betjeningen hurtigt og komfortabelt via to forsænkbare knapper og et display med statusinformationer som fx temperatur- og tidsindstillinger.

MIELE-OVNE

PERFEKTE RESULTATER

KLIMAPROGRAM

Prøv Miele's **Klimaprogram** med dampskud, og nyd et mørt og saftigt stykke kød med appetitligt brunet og sprød skorpe, eller bag brød, som var det friskbagt fra bageren.

CRISP-FUNKTION

Ønsker du en sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommes frites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

LANGTIDSSTEGNING

Med programmet **langtidsstegning**, hvor kødet steges skånsomt ved lav temperatur i lang tid, kan du glæde dig til et særdeles mørt og saftigt stykke kød.



MIELE-MADKURSER

Ved af køb af en Miele-H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 700,00). Læs mere på miele.dk.

miele.dk

Læs meget mere om Miele-ovne - test dine behov, og sammenlign produkter

AUTOMATIKPROGRAMMER – GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert.

Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt.

Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

TASTECONTROL – STRESSFRI TILBEREDNING

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet? Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen.

Med ***TasteControl** åbner ovnlågen automatisk en smule efter endt tilberedningsproces, og ventilationen startes, så ovnrummet hurtigt køles ned.

VARMHOLDNING

***Varmholdning** – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage din mad ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.

MIELE-OVNE

EKSTRAORDINÆR NEM RENGØRING

CLEANSTEEL

Oplev flotte, blanke stålfionter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk.

PERFECTCLEAN

***PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

CLEANGLOSS

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre.

PYROLYSE OG PYROFIT

Oplev maksimal rengøringsvenlighed med **Pyrolyse** og ***PyroFit**. **Pyrolyse** er automatisk selvrens af ovnen ved meget høje temperaturer.

Samtlige madrester reduceres til aske, som du let kan fjerne med en våd klud.

Tilbehør med **PyroFit** tåler de høje temperaturer, så du kan lade det sidde i ovnen under processen.

UNIKT, SØMLØST SVEJSET OVNRUM

Samlingerne i ovnrummet er svejset med en speciel teknik, der giver en glat overflade.

Dette forhindrer aflejring af fedt og rester i hjørner og kanter, så ovnrummet er let at holde rent.



MIELE-OVNE

SMARTHOME MED MIELE

*Uanset om du er derhjemme eller på farten, vil du gerne kunne stole på dine husholdningsprodukter. Ved at tilslutte dine produkter i et netværk får du nye muligheder, der giver dig en dynamisk hverdag med mere komfort, livskvalitet og sikkerhed. Du kan læse mere om Miele og SmartHome på **miele.dk***



MOTIONREACT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen.

*Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.*

MIELE-OVNE

MIELE- KVALITET

Alle Miele-produkter, inkl. ovne, er testet til en lang levetid. For at sikre højeste kvalitet tester Miele alle produkter med yderst strenge holdbarhedskrav.

For eksempel:

- Åbnes/lukkes ovnlågen 36.000 gange.
- Grill-legemet belastes uafbrudt ved maksimal effekt i 400 timer.
- Varmluft-programmet testes uafbrudt i 3.000 timer.
- Kølesystem kører uafbrudt i 5.000 timer.

Miele vælger altid førsteklases materialer, og derfor vil du bl.a. opleve et eksklusivt ovngreb udført i ét stykke rustfrit stål for allerhøjeste æstetiske kvalitet og i ergonomisk korrekt udformning.



MIELE-DAMPOVNE,
DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG
DAMPOVNE MED MIKROBØLGEROVNE

MADOPLEVELSER MED MIELE-DAMPOVNE

EKSTRAORDINÆRE OG SUNDE MADOPLEVELSER

Med tilberedning med damp får du sunde, møre og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer og mineraler samt råvarenes farver og bid.

Med **sous-vide** tilberedes vakuumpakket mad ved konstante, lave temperaturer. Resultatet er smagsintensivt og ensartet tilberedt mad.

Miele-ovne med dampfunktion er særligt velegnede til sous-vide, idet ***DualSteam** sikrer en hurtig og ensartet dampfordeling i hele ovnrummet – selv ved lave temperaturer. Dét giver præcision og fuld kontrol over tilberedningsprocessen og perfekte resultater.

MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile appen og følg med i valgte programmer og resterende tid(er).

Tilpas temperaturen eller brug timer-funktionen via appen.

MIELE-MADKURSER

Ved af køb af en Miele-H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 700,00). Læs mere på miele.dk.

3-I-1 PRODUKT

Med **dampovne med ovnfunktion** (DGC) eller en **dampovne med mikrobølger** (DGM) får du tre ovne i én. En dampovn, en almindelig ovn eller en mikrobølgeovn, og en kombination – tilberedning med damp og en anden opvarmningsform samtidig. Tilbered fx mad med damp og mikrobølger på én gang, og udnyt fordelene ved skånsom og alligevel hurtig tilberedning.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen. For endnu nemmere betjening af din ovn.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen, eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden.

Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

NEM RENGØRING

Oplev flotte, blanke stålfronter med CleanSteel. Alle Miele-ovne i stål har CleanSteel, der gør overfladen betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Med ***PerfectClean**-overfladen bliver rengøringen endnu nemmere, og du kan endda spare bagepapiret til fx bagepladen.

Fastbrændte madrester fjernes blot med opvaskebørste og evt. et mildt opvaskemiddel. PerfectClean-emaljen er yderst slidstærk. Du kan sågar skære brødet eller pizza'en direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre. Alle Miele-dampovne har en række rengøringsprogrammer fx til **automatisk afkalkning**.

MIELE-DAMPOVNE,
DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG
DAMPOVNE MED MIKROBØLGEROVNE

MINDRE MADSPILD

HURTIG OG NEM MAD – OG MINDRE MADSPILD

Med Miele's ***Mix & Match**-funktion bliver det nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid.

I Miele@mobile-appen kan du ud fra en lang liste af fødevarer udvælge og kombinere op til tre forskellige råvarer, som du ønsker at bruge i din ret.

Læg alle fødevarerne på en tallerken eller en bageplade, og stil det i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er færdig på under en halv time – slut med at være opmærksom på forskellige tilberedningstider og temperaturer.

Appen sender automatisk programindstillingerne til din ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen.

Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration i appen, og undgå en ekstra tur i supermarkedet.

Nemmere bliver det ikke!





VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MEDFØLGER:

- 2 fad med huller i rustfrit stål
 - 1 fad uden huller i rustfrit stål
 - 1 bage-/stegerist
 - 1 opsamlingsfad
 - Gavebevis til kokebøgerne
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"
-

VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MED OVNFUNCTION MEDFØLGER:

- 1 bradepande med PerfectClean
 - 1 bage-/stegerist med PerfectClean
 - 1-2 fad(e) med huller i rustfrit stål
(afhænger af model)
 - 1 fad uden huller i rustfrit stål
 - 1 sæt FlexiClip-udtræk med PerfectClean
(afhænger af model)
 - Gavebevis til kokebøgerne
"Bagning, stegning, dampning" og "Sous-vide"
-

VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MED MIKROBØLGER MEDFØLGER:

- 2 fad med huller i rustfrit stål
- 1-2 fad(e) uden huller i rustfrit stål
(afhænger af model)
- 1 bage-/stegerist
- 1 glasbradepande
- Gavebevis til kokebøgerne
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"

MIELE-MIKROBØLGEOVNE OG
KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER

ALSIDIG OG TIDSBESPARENDE

TO OVNE I ÉN

Vælg en kompaktovn med mikrobølger og få to ovne i én – en konventionel ovn og en mikrobølgeovn, og udnyt mulighederne for at kombinere traditionelle opvarmningsformer med mikrobølger. Spar op til 30 % tid sammenlignet med tilberedning uden mikrobølger.

Mieles kompaktovne med mikrobølger sikrer at selv ved tilberedning med mikrobølger, tilberedes maden mere skånsomt. Du vil derfor opleve bedre resultater end ved brug af konventionelle mikrobølgeovne.

MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile appen og følg med i valgte programmer og resterende tid(er).

På kompaktovne med mikrobølger kan du tilpasse temperaturen eller bruge timer-funktionen via appen.

EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Med **langtidsstegning** steges kødet skånsomt ved lav temperatur i lang tid. Derved begynder kødsaften at cirkulere og fordeler sig jævnt helt ud i de yderste lag. Resultatet er et meget mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en specielt sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommes frites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden.

Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet eller slukkes alarmen.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen, eller se ind i ovnrummet, så er MotionReact det rigtige for dig.

Med funktionerne **QuickStart** og **Popcorn** kan du blot ved ét tryk aktivere mikrobølger ved maks. effekt eller tilberede perfekte popcorn til en hyggelig aften.

NEM RENGØRING

***PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskeborsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev flotte, blanke stålfionter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, der er særdeles nem at rengøre.

MIELE-ESPRESSOMASKINER

ESPRESSOMASKINER TIL INDBYGNING

MIELE@HOME

Betjen din espressomaskine fra afstand. Med Miele@mobile-appen kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand eller tømme afdrypningsbakken.

Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen.

ÉT TRYK

*Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for **DoubleShot**, og nyd en fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.*

*Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på **OneTouch for Two**, og nyd en drik i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med **kandefunktionen**.*

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Med **MotionReact** kan du interagere med din espressomaskine ved hjælp af dine bevægelser. En bevægelsessensor på espressomaskinen registrerer, når du nærmer dig, og afhængig af indstillinger tændes lyset og displayet på espressomaskinen. Du behøver ikke trykke på on-tasten.

Forskellige situationer, forskellige behov. Vælg mellem fire performance-modes: ***ECO-mode** sikrer optimal kaffenydelse med mindst mulig energiforbrug. ***Barista-mode** er perfekt til espresso- og kaffebrygning. Mens ***Latte-mode** er til dig, der foretrækker drikke med mælk. Eller vælg ***Party-mode**, når du vil brygge mange drikke inden for kort tid.

Espressomaskiner med **DirectWater** kan tilsluttes fast vandinstallation, så du ikke skal fylde vandbeholderen manuelt.

EKSTRAORDINÆR SMAGSOPLEVELSE

Vælg mellem et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, eller nyd en smagfuld kop te med den optimale temperatur. Uanset om du er den kræsne kaffenyder eller den krævende tedrikker, vil du kunne nyde den perfekte smagsoplevelse.

Med ***CoffeeSelect** får du tre forskellige kaffebønnebeholdere, så du kan matche forskellige typer af kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter og dermed perfektionere din kaffeoplevelse.

AromaticSystemFresh sikrer, at kafferester fra tidligere brygninger ikke blandes i din drik. Optimal smag, færre bitterstoffer og høj hygiejne.

TILPASSET DIG

På en Miele-espressomaskine kan du tilpasse alle parametre. Indstil fx forbrygning, malegrad af kaffebønner (finere/grovere), mængden af maledede kaffebønner, vandmængden og -temperaturen. Med Miele får du altid din drik, som du allerbedst kan lide den. Når du har fundet din perfekte drik, kan du gemme den under din **brugerprofil**.

Har du favoriddrikke, som du vælger igen og igen. Med **MyMiele** kan du lave en genvej til dine mest benyttede drikke. Vælg hurtigt og nemt din foretrukne drik.

NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med ***AutoDescalc** og ***AutoClean** har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.

***CupSensor** registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med **ComfortClean** kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.

MIELE-ESPRESSOMASKINER

FRITSTÅENDE ESPRESSOMASKINER



FLEKSIBILITET

Du kan anbringe Miele's fritstående espressomaskiner praktisk taget overalt i køkkenet – eller endda også i stuen, havestuen, eller hvor du nu gerne vil kunne nyde en kop duftende kaffe med et tryk på en knap.

FLERE STØRRELSER OG DESIGNLINJER

*Vil du nyde aromaen fra friskmalede bønner?
Selv bestemme dine yndlingssorter blandt alle de kaffebønner
og tesorter, der findes? Så er Miele's fritstående kaffemaskiner
CM5, CM6 og CM7 det helt rigtige for dig.*

NEM RENGØRING

Automatik og komfort med AutoDescalc.

*Aldrig har rengøring og vedligeholdelse af
en espressomaskine været så let.*

*Den ellers krævende maskinrengøring
klarer CM7 automatisk.*

BRUGERVENLIGHED I TOP

*Alle Miele-espressomaskiner er brugervenlige.
Displayet er altid placeret centralt, og funktionerne
vælges på sensortaster lige under displayet.*

MIELES GOURMET-VARMESKUFFER
OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFERR

PERFEKT TIMING OG PERFEKT SERVERING

MIELE@HOME

*Indstil fx Gourmet-varmeskuffens
temperatur eller timer-funktion
via Miele@mobile-appen.*

PRAKTISK OG NEM AT BETJENE

*Mieles vakuumforseglerskuffer og Gourmet-varmeskuffer betjenes
nemt og intuitivt via et touch-panel, der også er nemt at gøre rent.
Derudover kan skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at fylde
noget i skuffen og tage noget ud af skuffen.*



EKSTRAORDINÆRE SMAGSOLEVELSER

Mieles vakuumforseglerskuffer er perfekte til **marinering** og forberedelse til **sous-vide**. Ved vakuumpakning forstærkes marinadens smag, idet krydderurter og krydderier indvirker direkte og koncentreret på madvaren.

Alternativt kan du opnå mørt og saftigt kød ved at **langtidsstege** det ved lav temperatur i Miele's Gourmet-varmeskuffe.

PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brugt flere timer på en god middag, men den skal ikke serveres med det samme?

Brug Gourmet-varmeskuffen til **varmholdning af mad**, og server maden, når det passer dig.

Server maden på en lun tallerken, eller nyd kaffen/teen i en lun kop. Gourmet-varmeskuffen kan også bruges som **service- og kopvarmer**. Miele's Gourmet-varmeskuffe kan tilsluttes Miele-espressomaskiner, så du altid har en lun kop til din drik.

UNDGÅ MADSPILD

Brug vakuumforseglerskuffen til **optimal genindpakning** af dine fødevarer, eller forlæng holdbarheden på dine madvarer ved at **opdele maden i mindre portioner**.

Med Miele's vakuumforseglerskuffe kan du vakuumpakke dine madvarer i **genanvendelige beholdere** og derved reducere brugen af plastik.

MIELE-KOGEPLADER

DEN INTELLIGENTE KOGEPLADE

FULL SURFACE

Oplev maksimal fleksibilitet og frihed med Miele's **Full surface**-kogeplader, hvor kogepladen ikke er inddelt i forudbestemte kogezoneer. Stil kogeuret, hvor du vil.

INTELLIGENT GRYDEREGISTRERING

Med den ***intelligente gryderegistrering** kan du flytte kogeuret til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige position følger automatisk med!

EN HJÆLPENDE HÅND

Du kan anbringe dit kogegrej hvor som helst. Et signal lyder, når du kan optimere positionen. Alle Miele's Full surface-kogeplader er udstyret med afstandskontrol for optimal udnyttelse af kogepladen.

INTUITIV BETJENING

Med en Miele-kogeplade er du altid sikker på, at kogepladen reagerer prompte. Uanset om du har kolde eller våde fingre, fungerer kogepladen optimalt og hurtigt. Du kan endda indstille kogepladens reaktionshastighed, så den passer til netop dit temperament.

SmartSelect-betjeningen gør det ekstra nemt og intuitivt at vælge effekttrin og indstille minutur. For hver enkelt kogezone, der er aktiveret ved at placere kogegrej på kogepladen, vises en talrække. Timeren kan let indstilles med det trecifrede display.

MIELE-KOGEPLADER

STRESSFRI TILBEREDNING

HURTIG OG KRAFTFULD

Oplev hurtigste opvarmning med Mieleles ***TwinBooster-teknologi**. Med en boostereffekt på op til 7,3 kW kan du fx lynhurtigt bringe vand i kog. Vupti, så er der mad!

STOP&GO

Ringer telefonen, eller kalder børnene? Tryk på **Stop&Go**, der reducerer varmeeffekten for alle tændte kogezone. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og kogepladen aktiverer automatisk det oprindeligt indstillede varmetrin for hver zone.

Spildte du? Tryk på **Lock&Wipe**, og bloker betjeningen af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som indstillet, imens kan du tørre din kogeplade af i ro og mag.

AUTOMATISK GRYDEREGISTRERING

Hurtig og nem betjening af din kogeplade – med Mieleles ***automatiske gryderegrering** stiller du blot dit kogegrej på kogepladen, så vises talrækken for den specifikke kogezone automatisk.

POWERFLEX

***PowerFlex**-kogezone
er tre kogezone i én. Plads
til to mindre gryder, en meget
stor pastagryde eller et stegefad.

CON@CTIVITY

Intelligent og automatisk styring
af emhætten. Emhætten reguleres
automatisk i forhold til kogepladens
indstilling. Oplev den
innovative komfort.

STRESSFRI TILBEREDNING OG PERFEKTE RESULTATER

Hold maden klar til servering med funktionen **varmholdning**.
Varmholdning Plus er desuden velegnet til opvarmning af
mad eller til smeltning af chokolade.

Gaskogeplader og wokkøkken hører tæt sammen.
Mieles **Dual-wokbrænder** er forsynet med to separate
flammekredse og den høje ydeevne, der kræves for at
opnå perfekte wokresultater.


LOCK&WIPE

Spildte du? Tryk på **Lock&Wipe**, og bloker betjeningen
af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som
indstillet, imens kan du tørre din kogeplade af i ro og mag.


MIELE-KOGEPLADER

SPÆNDENDE MULIGHEDER

MONTERING – MED RAMME



Bred ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade



Smal ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade

MONTERING – UDEN RAMME



Uden ramme, planforsænket



Uden ramme, ovenpå bordplade
(afrundede kanter)



since 1899

TRYGHED MED MIELE

Miele er at af verdens førende premium brands. Immer Besser er vores brand's DNA og dybt forankret i vores 120 års historie. Det definerer hvordan vi vil fortsætte vores mission og konstant være garant for højeste kvalitet.

Vi bruger kun de bedste råmaterialer, lige som vores skrappe kvalitetskontrol sikrer at vi altid leverer pålidelige og holdbare produkter med lang levetid. Køber du et Miele-produkt, er du altid garanteret 15 års reservedelsgaranti. Det gælder også Mieles 2-i-1, så du kan være tryk ved, at produktet altid kan repareres og du undgår en evt. ombygning af bordplade mv.

EFFEKTIV YDELSE OG HØJ KOMFORT

CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emfanget automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emfang og koge-plade sammen. Ud over at tænde og slukke, tilpasser emfanget automatisk sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING

Som de eneste er Miele's emhætter kåret af Forbrugerrådet TÆNK til "Bedst i test". Miele-emhætter opnår de bedste klassificeringer for bl.a. udsugningseffekt og fedtfiltrering. Fedt og em fanges effektivt, så du bevarer et optimalt indeklima og skal bekymre dig mindre om rengøring.

Alle Miele's emhætter er udstyret med det yderst effektive ***10-lags metalfedtfilter**, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er af rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

***CleanCover** gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele-emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snarere kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, der er nem at tørre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller **filterindikatoren** dig, når fedtfiltret og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.

SILENCE. KOMBINATION AF YDELSE OG KOMFORT

Motor, skorsten og emfang er effektivt isoleret med særlige lydisoleringsmåtter.

MIELE@HOME

Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilteret, eller betjen lyset via Miele@mobile-appen.

DESIGN OG KVALITET

Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele-emhætten til blikfanget i dit køkken. Mens du koncentrerer dig om din kogekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring.

Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.

MIELE-EMHÆTTER

LØSNINGER TIL ETHVERT BEHOV

TIL RECIRKULATION ELLER AFTRÆK

Det er for flere typer Miele-emhætter muligt at ombygge emhætten. Du kan ombygge din emhætte, så luften recirkuleres, dvs. renses i et filter og derefter genanvendes. Eller du kan vælge en løsning, hvor luften ledes bort fra din bolig og ud i det fri.

EMHÆTTER TIL INDBYGNING

Mieles udtræksemhætter anvendes til den klassiske indbygning i overskabet i køkkenet.

Indsatsemhætterne er optimale til individuelle løsninger, for eksempel til indbygning i en muret skorsten.

VÆGEMHÆTTER OG FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

Miele-vægemhætter og frithængende emhætter er kendetegnet ved deres markante design og perfekte bearbejdning.

Den klassiske vægemhætte fås i et puristisk look i rustfrit stål eller med en høj andel af glas og skrå emskærm.

Den frithængende model er det designmæssige højdepunkt i dit køkken.

LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER

Mieles loftintegrerede emhætter egner sig perfekt til diskret indbygning over kogeøen. De er således ideelle til åbne køkkener, hvor de sikrer frit udsyn.

MIELES INTEGRERBARE KØLESKABE,
FRYSESKABE OG KØLE-FRYSESKABE

PERFEKT OPBEVARING



DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt.

Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

***PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante ***PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk.

Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is.

Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

MIELES INTEGRERBARE KØLESKABE,
FRYSESKABE OG KØLE-FRYSESKABE

SMUKT OG SMART

SOFTCLOSE / SELF-CLOSE

Denne praktiske dør-dæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i.

PerfectFresh-skufferne er udstyret med udtræk og dæmpet selvlukning. De kan trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk. Skufferne glider ekstra stille og yderst let.

Denne høje betjeningskomfort giver dig en meget bekvem adgang til dine opbevarede madvarer.



TOUCH-STYRING

Mieles **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Mieles nye LED-glasyldbelysning, ***FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

ICEMAKER

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske **IceMaker** kan producere op til 100 isterninger om dagen. Fryseskabet tilføjes vand, som Mieles **IceMaker** omdanner til de flotteste isterninger i en skuffe i fryseren. Når skuffen er fyldt, kan du bytte den ud med skuffen ved siden af, så sørger **IceMaker** for yderligere forsyninger.



SUPER KØLIGT

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

***PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab.

De nye elegante ***PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet.

Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne gør det muligt at opbevare store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.



FRISK OG BEKVEMT

EASYOPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE DØRLUKNING

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i.

Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.

TOUCH-STYRING

Mieles **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil.

Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

ACTIVE AIRCLEAN-KULFILTER

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Miele's Active AirClean-filter.

Filtret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet.

Filtret er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til brug med det samme.



LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre.

Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid.

*Mieles nye LED-glashyldebelysning, ***FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet.*

Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.



MIELES FRITSTÅENDE
KØLE- OG FRYSESKABE

SUPERKØL OG SUPERFROST

TOUCH-STYRING

Mieles **Touch-styring** gør
betjeningen af skabet enkel
og ligetil.

Det elegante panel med
den intuitive betjening er
helt uden knapper, hvilket
samtidig gør området
meget rengøringsvenligt.

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation.

Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk.

Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

***PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab.

De nye elegante ***PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes.

Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

MIELES FRITSTÅENDE
KØLE- OG FRYSESKABE

UNIKT DESIGN

MIELES BLACKBOARD EDITION, CLEANSTEEL ELLER EKSKLUSIVT SORT/HVIDT GLAS

Med Miele's **BlackBoard Edition** kan du og din familie kommunikere sammen med almindelig kridt på dørens glas - ligesom på en tavle.

Døren vaskes hurtigt og nemt ren igen med en fugtig klud, og der kan tegnes på ny – til glæde for alle. Miele's køle-/fryseskabe fås også med **CleanSteel**-overflade, som er nem at holde ren uden brug af specielle rengøringsmidler.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Miele's nye LED-glasydebelysning, ***FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

CLICK2OPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes i. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i.

Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stållook afhængig af model.



MIELES VINKØLESKABE

VINENTUSIAST

PUSH2OPEN

Døren med **Push2Open**-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsfrie køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant.

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation.

Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt.

Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

TEMPERATURZONER MED INDSTILLING

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op til tre individuelt regulerbare temperaturzoner.

Herved kan du opbevare op til tre forskellige vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne, ved en perfekt temperatur.

TEMPERATURZONER MED INDSTILLING

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op til tre individuelt regulerbare temperaturzoner. Herved kan du opbevare op til tre forskellige vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne, ved en perfekt temperatur.

TOUCH-STYRING

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. Miele's fleksible flaskehylder sørger for stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme kan skydes til siderne i en håndvendning og sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse. Herved lagres din vin roligt og altid i den optimale position.

Miele's Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

* FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. De **indstillelige flaskehylder** sikrer, at flaskerne ligger perfekt. De enkelte lameller i hylderne kan nemt flyttes og dermed tilpasses alle flaskeseformer. Din vin opbevares i en optimal position.

Miele's **NoteBoard** på forkanten af alle hylder, giver muligheden for at notere f.eks. vintype, producent og årgang og giver et hurtigt overblik.

ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra. Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret.

Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

* SOMMELIERSET

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden.

Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen fra et koldt glas og opnå altid den perfekte temperering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.

SAMMENBYGNING AF VASKE-/TØRRE-SØJLE				
VASKEMASKINER	TØRRETUMBLERE			
		T1 Chrome Edition T1 Classic	T1 White Edition	T Classic T 8000
	W1 Chrome Edition W1 Classic WT1 (undt. WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W Classic W 3000/5000 Lige panel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W Classic W 3000/5000 Skråt panel	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412 WTV 419 (ED)



TwinDos-doseringspatron 1

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
 - Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
 - Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos
- M.-nr. 10223070 **Pris: 225,00**



TwinDos-doseringspatron 2

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
 - Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
 - Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos
- M.-nr. 10223120 **Pris: 225,00**



**WTV 501**

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Eget til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256130

Pris: 350,00

**WTV 502**

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Eget til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256140

Pris: 350,00

**WTS 510**


Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekurv.

Praktisk med 35 cm sokkel.

- Skridsikkert underlag.
- Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørretumblere
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9322300

Pris: 2.995,00


**WTV 511**

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med skubbe-/trækkefunktion.
- Eget til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351780

Pris: 1.495,00

**WTV 512**

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med skubbe-/trækkefunktion.
- Eget til alle W1-vaskemaskinemodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351790

Pris: 1.495,00

**WTV 406**

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med udtræksplade.

- Integreret udtræksplade med skubbe-/trækkefunktion.
- Vaskemaskiner med skråt betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694470

Pris: 795,00

**WTV 407**

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med udtræksplade.

- Integreret udtræksplade med skubbe-/trækkefunktion.
- Vaskemaskiner med lige betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694490

Pris: 795,00


**WTV 412**

Til pladsbesparende og sikker opstilling som vaske-/tørresøjle.

- Allrounder til vaskemaskiner med lige eller skråt panel.
- Eget til alle vaskemaskiner i kombination med T 200, T 4000, T 7000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6667550

Pris: 395,00

**WTV 419**

Til sikker opstilling som vaske-/tørresøjle.

- Integreret arbejdsplade med push-pull-funktion.
- Til vaskemaskiner med skråt panel i W 500-, W 2000-, W 3000- og W 5000-serien i kombination med T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Rustfrit stål.

M.-nr. 6889690

Pris: 995,00




WTS 410

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekurv.

- Praktisk ved med 30 cm sokkel.
- Til vaskemaskiner: W 2000, W 3000, W 5000.
- Til tørretumblere: T 4000 og T 8000.
- Ikke til vaske-tørremaskiner eller indbygningsprodukter.
- Farve Lotushvid.

M.-nr. 7324270

Pris: 2.995,00




TKR 555

Ideel til sportssko, børnestøvler, uld-produkter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet.
- Specialudviklet til Miele-T1-tørretumblere.

M.-nr. 9614800

Pris: 495,00



TK 111

Ideel til sportssko, børnestøvler, uldprodukter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet
- Specialudviklet til Miele-tørretumblere i T 7000-, T 8000- og 9000-serierne


M.-nr. 6407550

Pris: 495,00



	Bredde x højde	60 cm	45 cm	Farve	G7xx0	G7xx5 XXL	G5xx0	G5xx5 XXL	M.-nr.	Vejl. pris
FRONTBEKLÆDNING TIL FULDINTEGRERBARE OPVASKEMASKINER										
GFVi 703/72 ContourLine-greb	600 x 715 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986780	1.895,00
GFVi 703/77 ContourLine-greb	600 x 765 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986790	1.995,00
GFVi 701/72 u/greb	600 x 715 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986740	1.595,00
GFVi 701/77 u/greb	600 x 765 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986750	1.695,00
GFVi 453/72-7 u/greb	450 x 715 mm		•	CleanSteel			•		11526970	1.495,00
FRONTBEKLÆDNING TIL INTEGRERBARE OPVASKEMASKINER										
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986710	1.195,00
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986720	1.295,00
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillanthvid	•	•	•	•	10986690	1.295,00
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986730	1.395,00
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillanthvid	•	•	•	•	10986700	1.395,00

Fronter uden greb: Mulighed for selv at bore huller og montere greb, som passer til resten af køkkenet.



Montagesæt delte køkkenfronter MSF

Til optimal montering af delt køkkenfront eller køkkenfront med horisontal udfræsning/greb på midten.

- Til alle fuldintegrerbare opvaskemaskiner

M.-Nr. 11393050

Pris: 665,00

M.-Nr. 11393220 XXL-opvaskemaskiner

Pris: 665,00

Fleksible og alsidige: Mieles universalmundstykker

Mieles universalmundstykker er den praktiske løsning til hjem med forskellige typer gulvbelægning.

Kontakt til betjening af de alsidige børster findes på mundstykket, og det er derfor muligt at støvsuge med eller uden børster afhængig af gulvbelægningen.

Dette gør Mieles universalmundstykker velegnede til rengøring af både tæpper og hårde gulvbelægninger. Takket være metalglidesålen og de gummibelagte hjul ruller de let på sarte gulve. Til hjem med store gulvarealer med tæpper eller hård gulvbelægning anbefaler vi vores mundstykker, som er udviklet specielt til parket, laminatgulve, forskellige hårde gulvbelægninger og til tæpper med henholdsvis kort og lang luv og væg-til-væg tæpper.

Kun hos Miele Allergotec-mundstykke

Universalmundstykket med Allergotec-hygienesensor indikerer renhedsgraden ved hjælp af 3 farver

Når indikatoren bliver grøn, er gulvet hygiejnisk rent. Certificeret af TÜV Nord, et tysk materiale-testcenter. Løsningen så allergikere og småbørnsfamilier kan få ro i sindet.

Renhedsgraden indikeres ved hjælp af 3 farver:

Rød: Normalt snavset

Orange: Let snavset

Grøn: Hygiejnisk rent, dvs. næsten helt fri for pollen og allergener.

Anbefales til allergikere og småbørnsfamilier.



Kun hos Miele



SBDH 285-3 Allergotec-mundstykke

Med tretrins-farveindikator af renhedsgraden takket være en hygienesensor.

- Praktisk trafiklys indikerer renhedsgraden
- Indstillelige børster til rengøring af tæpper og hårde gulvbelægninger.
- Metalglidesål – glider uden besvær over tæpper
- Bred sugeåbning, der går helt ud til kanterne, sikrer effektiv rengøring langs vægge og kanter.
- Bredt trådfang på undersiden som fjerner hår

M.-nr. 7250010

Pris: 795,00



SBD 290-3 AllTeQ Eco

Energibesparende mundstykke til perfekte rengøringsresultater ved lavt strømforbrug

- Børstekrans kan skubbes ind og ud
- Drejeligt led til meget let og glat manøvrering på tæpper
- Bred sugeåbning til grundig støvsugning
- Stort, gummibelagt hjul forhindrer ridser på hårde gulve
- De brede trådfangere på undersiden fjerner også hår
- Egnet til Miele-støvsugere med maks. 1000 W

M.-nr. 10228750

Pris: 445,00



SBD 285-3 AllTeQ-mundstykke

Til støvsugning af hårde gulvbelægninger og tæpper takket være de indstillelige børster

- Indstillelige børster til rengøring af tæpper og hårde gulvbelægninger.
- Metalglidesål – glider uden besvær over tæpper
- Bred sugeåbning sikrer effektiv rengøring langs vægge og kanter.
- Store gummibelagte hjul sikrer, at hårde gulvbelægninger ikke bliver ridsede.
- Bredt trådfang på undersiden som også fjerner hår

M.-nr. 7253830

Pris: 425,00

*Ekstremt skånsom,
letkørende og bevægelig.*

*Mieles parketbørster til
sarte hårde gulvbelægninger*

Mange hårde gulvbelægninger som f.eks. parket, laminat, polerede fliser og højkvalitetsfliser bliver nemt ridsede. For at sikre, at dine sarte gulve forbliver flotte, har Miele udviklet parketmundstykkerne. De rengør dine gulve skånsomt og grundigt på samme tid.

Med deres bløde all-round-børster glider Mieles parketmundstykker blødt og skånsomt over dine gulve.

Deres bløde, letløbende hjul gør støvsugning ubesværet, nem og bekvem. Mundstykket Parquet Twister er ekstremt fleksibelt og bevægeligt takket være det unikke dobbelte drejeled!

*Til de mere slidstærke
hårde gulvbelægninger.*

*Mundstykker til hårde
gulvbelægninger*

Deres hårde børster fejer fint støv ud af fuger og sprækker – velegnet til støvsugning af fliser og andre hårde gulvbelægninger med struktur.



Kun
hos Miele

SBB 300-3 Parquet Twister mundstykke

Til hurtig og nem støvsugning takket være det unikke drejeled.

- Særlig hurtig støvsugning: 30 cm bredt og ekstremt fladt
- Unikt dobbelt drejeled for større fleksibilitet
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 7155710

Pris: 350,00



SBB 400-3 Parketmundstykke XL Parquet Twister

Ekstra bredt til hurtig og nem støvsugning takket være det unikke drejeled.

- Endnu hurtigere støvsugning: 41 cm bredt og ekstremt fladt
- Unikt dobbelt drejeled giver større fleksibilitet
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 7101160

Pris: 425,00



SBB 300-3 Hardfloor Twister mundstykke

Til hurtig og nem støvsugning af klinker takket være det unikke drejeled.

- Særlig hurtig støvsugning: 30 cm bredt og ekstremt fladt
- Unikt dobbelt drejeled for større fleksibilitet
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 9730770

Pris: 350,00

Til grundig rengøring og smukke tæpper: Miele's Turbobørster

Tæpper bør støvsuges jævnligt, også selv som de ikke er synligt snavsede. For at sikre at støv, hår og tråde, som er sunket dybt ned i tæppet, fjernes, skal tæpper børstes, når de støvsuges. Børstevalsen på Miele's Turbobørste, som drives af luften, der strømmer igennem støvsugerrøret, sikrer at snavs fjernes.

Regelmæssig støvsugning genopretter luven og forbedrer udseendet! Turbobørster kan bruges sammen med næsten alle Miele's støvsugere.



Velegnet til kæledyrsejere og/eller hjem med tæpper med kort luv.



STB 101 handy turbobørste Turbo Mini

Fjerner hurtigt hår og tråde takket være den kraftige børstevalse.

- Ingen separat tilslutning: Drives direkte af støvsugerens sugekraft
- Bred sugeåbning (16 cm)
- Med luftventil: Mundstykket hænger ikke længere fast i tæppet

M.-nr. 7252850

Pris: 395,00



STB 305-3 Turbo TeQ

- Til nem og grundig rengøring af tæpper med kort luv
- Hurtig fjernelse af hår og tråde, også fra modtagelige tæpper
- Perfekt til husdyrejere
- Ingen separat tilslutning, direkte drift gennem sugestrømmen
- Sugestykkeventilen forhindrer indsugning af tæpper

M.-nr. 10455360

Pris: 625,00



Passer til Triflex HX1

Li ion batteri HX LA

Li-Ion-batteri gør en længere programtid mulig på Triflex HX1.

- Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1
- Særligt effektiv takket være syv effektive celler
- Powered by Varta
- Enklere og hurtigere udskiftning af batteri

M.-nr. 11384710

Pris: 1.195,00



Passer til Triflex HX1

HX La oplader

Komfortabel og produktuafhængig opladning af Li-ion-batteriet.

- Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1
- Forbinder højeste komfort med lang sugeseffekt
- Optimalt med ekstra batteri
- Tillader samtidig opladning af et andet batteri

M.-nr. 11384900

Pris: 595,00



Passer til Triflex HX1

HX FSF fine støvfilter

Finstøvfilter til opretholdelse af sugestykken.

- Udskiftning anbefales hvert 3.-4. år
- Plisseret materiale holder fine støvpartikler tilbage
- Nem rengøring under rindende vand
- Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1

M.-nr. 11385020

Pris: 259,00



Passer til Triflex HX1

Electro Comfort HX SEB, Cat and dog

Electro Compact håndholdt møbelbørste

- Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1
- 16 cm bred - særlig handy design
- Til støvsugning af polstrede møbler og bilsæder
- Kompatibel med Triflex HX1 som PowerUnit Solo
- Den roterende valse opsamler fibre grundigt

M.-nr. 10455360

Pris: 695,00

Miele har specialtilbehør til din støvsuger, der passer til næsten alle rengøringsbehov uanset hvor udfordrende de måtte være.

Vælg dit eget tilbehør eller et af Miele's praktiske tilbehørssæt.



SHB 30 Radiator-/persiennebørste

Perfekt til rengøring af svært tilgængelige steder.

- Kringelkroge, fuger og hjørner rengøres bekvemt med møbelmundstykket
- Tilbehør til rengøring af radiatorer osv.
- Med slidstærke og solide syntetiske børster

M.-nr. 9660490

Pris: 145,00



SSP 10 afstøvningsbørste med fleksibelt drejeled

Til skånsom rengøring af høj kvalitetstakke takket være naturbørster.

- Med tætte naturbørster til særlig skånsom rengøring
- Med fleksibelt drejeled
- Stødliste i blødt materiale til beskyttelse af møbler
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7132710

Pris: 75,00



SFD 20 Fleksibelt fugemundstykke

Til rengøring af svært tilgængelige steder takket være dets imponerende længde.

- 55 cm langt, perfekt til steder, der ellers ville være svært tilgængelige
- Fleksibel, bøjelig midtersektion til rengøring af kringelkroge
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7252100

Pris: 75,00



SMD 10 Madrasmundstykke

Til støvsugning af fuger mellem sengeramme og i sofaer.

- Trådfang på undersiden som fjerner hår
- Smalt design til smalle fuger
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7252280

Pris: 89,00



SFD 10 Langt fugemundstykke

Til rengøring af dybe fuger.

- Med en længde på 30 cm er det perfekt til lange
- smalle fuger og sprækker
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør
- Perfekt til rengøring af frugtfiltre i tørretumblere

M.-nr. 7250050

Pris: 45,00



Kun
hos Miele

SFS 10 fleksibel slangeforlænger

Giver mulighed for at forlænge rækkevidden med 1,5 meter, når du støvsuger.

- Ekstra slangeforlænger
- Praktisk opbevaring efter støvsugning
- Passer mellem griberør og støvsugerrør

M.-nr. 7252210

Pris: 195,00



SGC 20 Comfort-griberør med SpotLight

Til praktisk oplysning af de områder, der skal rengøres

- Ergonomisk designet til nem håndtering
- Med et enkelt tryk på en knap: LED til oplysning af mørke hjørner
- Kan nemt eftermonteres på alle Miele's støvsugere

M.-nr. 9385930

Pris: 395,00



SPD 10 bredt møbelmundstykke

Til nem, hurtig og grundig rengøring af møbler.

- Vipbart mundstykke for større fleksibilitet
- Bredt trådfang på undersiden som også fjerner hår
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør

M.-nr. 7252190

Pris: 125,00



Kun
hos Miele

SUB 20 fleksibel universalbørste

Til skånsom rengøring af sarte overflader takket være naturbørster.

- Fleksibelt drejeled
- Stødliste i blødt materiale til beskyttelse af møbler
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring
- Passer direkte på Miele-støvsugeres griberør
- Alsidig fastgørelse til griberør, støvsugerrør eller -slange

M.-nr. 7475870

Pris: 165,00



Magnetbånd RX-MB 4

Bruges til at afgrænse de områder, hvor robotstøvsugeren ikke skal komme.

- Til midlertidig eller permanent afgrænsning
- Afgræns rum eller tæpper
- Indhold: 4 x 1 meter magnetbånd, tape

M.-nr. 10802450

Pris: 149,00



AirClean-filter RX-SAC 1

Sikker støvopbevaring og renere luft i lokalet.

- Filtrering af den opsugede luft
- Effektiv motorbeskyttelse og opretholdelse af rengøringsdydevne
- Indhold: 4 filtre

M.-nr. 9724050

Pris: 79,95




Sidebørster RX-SB 2

Sikrer grundig rengøring af grænseområder og hjørner.

- Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 2 børster (venstre og højre)

M.-nr. 9724010

Pris: 99,95




Tætning RX-DL 1

Sikrer en effektiv og tæt støvbeholder

- Enkel og nem at sætte i din robotstøvsuger
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 1 tætningsliste

M.-nr. 9782730

Pris: 49,95



Børstevalse RX-BW 1

Fjerner selv genstridigt snavs ved rotation.

- Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 1 børstevalse med lejer og rengøringsværktøj

M.-nr. 9782630

Pris: 149,00




RX2 AirClean Plus filter RX2-AP

Sikker støvopbevaring og renere luft i lokalet

- Filtrering af støvpartikler fra suget luft
- 2-trins filtersystem fastholder støvet
- For at opretholde enhedens ydeevne, skift filteret to gange om året
- Indhold: Filter inkl. forfilter

M.-nr. 10592080

Pris: 115,00



Sidebørster RX2-SB

Sikrer grundig rengøring af grænseområder og hjørner

- Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 2 børster (venstre og højre)

M.-nr. 10592090

Pris: 115,00




Børstevalse RX2-BW

Fjerner selv genstridigt snavs ved rotation

- Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 1 børstevalse med lejer

M.-nr. 10592110

Pris: 175,00



Tætning RX2-DL

Sikrer en effektiv og tæt støvbeholder

- Enkel og nem at sætte i din robotstøvsuger
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 1 tætningsliste

M.-nr. 10592100

Pris: 175,00

Med Miele kan du vælge mellem tre forskellige udblæsningsluftfiltre. Og hvis dine behov for luftfiltrering ændrer sig, kan de følgende tre typer filtre eftermonteres:



**INDSTILLING 1:
AIRCLEAN-FILTER**

Udblæsningsluftfilter, der passer til det gennemsnitlige luftfiltreringsbehov.



**INDSTILLING 2:
ACTIVE AIRCLEAN-FILTER**

Til effektiv filtrering af generende lugte takket være aktivt kul. Anbefales til hjem med kæledyr og rygere.



**INDSTILLING 3:
ACTIVE HEPA-FILTER**

Sørger for, at selv de mindste partikler, som allergikere reagerer på, forbliver i posen. Indeholder desuden aktivt kul, som filtrerer generende lugte fra.

Takket være vores udblæsningsluftfilter, er udblæsningsluften renere end den omgivende luft i rummet før støvsugning.

For at sikre at der ikke udledes partikler sammen med udblæsningsluften fra støvsugeren, bør et mættet, blokeret ud-blæsningsfilter udskiftes (ca. en gang om året).



SF-SAC 30 AirClean-filter

Passer til S 200 - S 800, S2, S4, S5, S6, S7, S8, Classic C1, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (3 stk.).

M.-nr. 3944711

Pris: 90,00



SF-AP 50 AirClean Plus-filter

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).

M.-nr. 10107860

Pris: 145,00



SF-HA 30 HEPA AirClean-filter

Passer til S 300 - S 800, S2, S7 og Classic C1 (1 stk.).

M.-nr. 9616270

Pris: 205,00




SF-HA 50 HEPA AirClean-filter

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).

M.-nr. 9616280

Pris: 205,00



SF-AA 30 Active AirClean-filter

Passer til S 300 - S 800, S2, S7 og Classic C1 (1 stk.).

M.-nr. 9616080

Pris: 130,00



SF-AA 50 Active AirClean-filter

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).

M.-nr. 9616110

Pris: 130,00



FJM HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.

- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
 - Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effektrrin
 - Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
 - Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 4 støvsugerposer og 2 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 241- S 256i, S 290 - S 299, S 300i - S 399, S 500 - S 578, S 700 -S 799, S 4000 - S 4999, S 6000 - S 6999, Complete C1, Compact C1 og Compact C2.

M.-nr. 9917710

Pris: 119,95



GN HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.

- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
 - Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effektrrin
 - Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
 - Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 4 støvsugerposer og 2 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 9917730

Pris: 119,95



XL-pakke FJM HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.

- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
 - Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effektrrin
 - Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
 - Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 10455090

Pris: 209,95



XL-pakke GN HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.

- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
 - Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effektrrin
 - Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
 - Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 10455000

Pris: 209,95



XXL-pakke FJM HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.

- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
 - Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effektrrin
 - Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
 - Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 16 støvsugerposer og 8 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 241- S 256i, S 290- S 299, S 300i - S 399, S 500 - S 578, S 700 -S799, S 4000 - S 4999, S 6000 - S 6999, Complete C1, Compact C1 og Compact C2.

M.-nr. 10408420

Pris: 365,00



XXL-pakke GN HyClean 3D Efficiency-støvsugerposer

Sikrer at den opsugede støv forbliver sikkert indelukket.

- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
 - Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effektrrin
 - Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
 - Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 16 støvsugerposer og 8 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 10408410

Pris: 365,00




Mieles originale bage- og stegeriste

Miele-ovne og dampovne leveres med en bage- og stegeriste.

Hvis du bruger din ovn i langt større omfang og bager og steger på flere ribber på samme tid, kan du få ekstra riste til din ovn.

Mieles riste kan bruges som underlag til bageforme, men er også ideelle, når du skal stege eller grille pølser og kød.

De passer perfekt sammen med Mieles bradepander, så fedt kan opsamles.



Bage- og stegerist med PerfectClean HBBR 71

Underlag til bageforme og Gourmetfæde.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele-bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Særlig nem rengøring
- Til ovne med 76 l ovenrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9524950

Pris: 475,00




Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 72

Underlag til bageforme og Gourmetfæde.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele-bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem, automatisk rengøring.
- Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 76 l ovenrum

M.-nr. 9520640

Pris: 615,00



Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 92

Underlag til bageforme og Gourmetfæde.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele-bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem automatisk rengøring.
- Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 90 l ovenrum

M.-nr. 9520700

Pris: 1.195,00



Gourmet-bagesten HBS 60

Til at opnå samme resultat, som i en stenovn.

- Til at bage pizza, brød, boller, blinis og snacks
- Som varmeplade på bordet holder den varmen i op til 25 minutter
- Høj kontaktvarme udnytter energien bedre og mere effektivt
- Meget let at rengøre takket være den specielle overflade
- Bagestenen er en glaseret ildfast sten – inkl. bagestenspalette og opskriftshæfte
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 5382220

Pris: 1.395,00



Pizza-/tærteform HBF 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter.

- Non-stick overflade, særlig skærefast takket være PerfectClean
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 9520720

Pris: 375,00



Pizza-/tærteform med huller HBFP 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter med Klimaprogram.

- Ideel til bagning af rundstykker, briocher, croissants, pizzaer og tærter
- Optimal dampfordeling ved Klimaprogram via huller
- Non stick-overflade, særlig skærefast takket være PerfectClean
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 10116800

Pris: 395,00

Mieles originale grill- og stegeindsatser

Mieles grill- og stegeindsats placeres helt enkelt oven på Mieles bradepande, når du skal grille eller stege. Den er ideel til at opsamle kødsaft. Grill- og stegeindsatsen forhindrer til gengæld, at kødsaften brænder på. Saften kan bruges til at lave lækker sauce. Mieles grill- og stegeindsats beskytter også din ovn mod fedtstænk, hvilket gør rengøringen af ovnen meget nemmere.

FlexiClip-udtræk

Udtræk gør det muligt at tage bageplader, bage- og stegeriste og Gourmet-fade ud af ovnen, uden at de tipper.

Så kan du dyppe eller vende en steg uden for den varme ovn uden at risikere at brænde dig.

Du kan også nemt anbringe bradepander, bageplader, riste og Gourmetfade direkte på FlexiClip-udtræk på forskellige ribber.

Der kan indsættes op til 3 sæt FlexiClip udtræk i ovnen på samme tid (=3 ribber).



Grill- og stegeindsats HGBB 71 / HGBB 91

Ideel når du skal stege og grille.

- Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 bradepande
- Rillerne i pladen gør, at pizza altid får en dejlig sprød bund
- Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauce
- Beskytter mod fedtstænk, reducerer (behovet for) rengøringsarbejdet

HGBB 71 til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520630

Pris: 595,00

HGBB 91 til ovne med 90 l ovnrum

M.-nr. 9520690

Pris: 1.195,00



FlexiClip-udtrækHFC 70 / HFC 70-C

- Nem adgang til bageplader og riste på hver enkelt ribbe
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen
- Op til 3 sæt i ovnrummet, til eftermontering

HFC 70 til DGC 7xxx XL/XXL

M.-nr. 9520650

Pris: 925,00

HFC 70-C til H 7xxx,

H 2265-1 B(P) og H 2267-1 B(P)

M.-nr. 10581490

Pris: 895,00



FlexiClip-udtræk HFC 71

Med PerfectClean til nem rengøring

- Nem adgang til bageplader og riste på hver enkelt ribbe

- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen

Til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520660

Pris: 1.195,00



FlexiClip-udtræk HFC 72 / HFC 92

Med PyroFit-overfladebehandling, så du kan lade dem blive i ovnrummet under pyrolyse-rengøring.

- Nem adgang til bageplader og riste på hver enkelt ribbe
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen

HFC 72 til ovne med 76 l ovnrum og Pyrolyse

M.-nr. 9520670

Pris: 1.295,00

HFC 92 til ovne med 90 l ovnrum

M.-nr. 9520710

Pris: 1.495,00



Gourmet-fad til induktion HUB 5001-M

Maks. Kapacitet ca. 5 kg.

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-overflade
- Kan bruges i ovne og på alle kogeplader (undtagen gas)
- Låg købes separat, HBD 60-22

Passer til ovne med 76 l ovnrums samt DGC XL/XXL
M.-nr. 10314270 **Pris: 1.695,00**



Gourmet-fad til induktion HUB 5001-XL

Maks. kapacitet ca. 8 kg.

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt.
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-overflade
- Kan bruges i ovne og på alle kogeplader (undtagen gas)
- Låg købes separat, HBD 60-35

Passer til ovne med 76 l ovnrums samt DGC XL/XXL
M.-nr. 10314310 **Pris: 1.995,00**



Låg til Gourmet-fad HBD 60-22

Til Gourmetfad HUB 61-22, 62-22, 5000 M og 5001 M.

- Leveres ikke med Gourmetfad
- Fremstillet af førsteklases rustfrit stål
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill

M.-nr. 5136950

Pris: 795,00



Låg til Gourmet-fad HBD 60-35

Til HUB 61-35 og HUB 5000 XL Gourmetfade.

- Leveres ikke med Gourmetfad.
- Fremstillet af førsteklases rustfrit stål.
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill.

M.-nr. 5136960

Pris: 895,00



Afdækningsliste HKL 60

Panel til at skjule kanter på køkkenelementer imellem Miele-produkter når de er installeret i lodret kombination. Kan bruges til GEN7000.

M.-nr. 7114780 Rustfrit stål

Pris: 245,00

M.-nr. 5165170 Obsidiansort

Pris: 275,00



Afdækningsliste til Gourmet-varmeskuffer ESWKL 60 TFSW

Sort afdækningsliste til at skjule smal stålkant på Miele's gourmet-varmeskuffer, når en sort Gourmet-varmeskuffe monteres under ovn.

Kan bruges til GEN7000.

- Kun til ESW 7xxx

M.-nr. 11179710

Pris: 395,00




Montageplade ENB 1060

Montageplade til optimal afstand mellem Miele-indbygningsprodukter. Bruges mellem 2 ovne (ovenpå hinanden) hvis der ikke er skabshylde imellem. Kan bruges til GEN7000.

- Inkl. skruer og skabelon

M.-nr. 10810730

Pris: 525,00




Dampovnsfad uden huller DGG 20

Til tilberedning af retter i sauce, fonds, vand (fx ris og pasta)

- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
- Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8246340

Pris: 195,00




Dampovnsfad med huller DGGL 20

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m.

- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
- Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8285410

Pris: 265,00



Dampovnsfad med huller DGGL 12

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m.


- Kapacitet: 5,4 l, nominal kapacitet: 3,3 l
- Udvendige mål HxBxD: 40x448x386 mm

M.-nr. 8249430

Pris: 355,00


TILBEHØR TIL DAMPOVNE OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

miele.dk – læs meget mere om Miele-tilbehør



DGG 50 - 40
dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 2,0 liter, nominel kapacitet: 1,4 liter
 - BxDxH: 375x197x40 mm
 - Må ikke anvendes til mikrobølger!
- M.-nr. 10168200 **Pris: 155,00**



DGGL 50 - 40
dampovnsfad med huller

- Kapacitet: 2,0 liter, nominel kapacitet: 1,4 liter
 - BxDxH: 375x197x40 mm
 - Må ikke anvendes til mikrobølger!
- M.-nr. 10168190 **Pris: 265,00**



DGG 50 - 80
dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 4,1 liter, nominel kapacitet: 3,5 liter
 - BxDxH: 375x197x80 mm
 - Må ikke anvendes til mikrobølger!
- M.-nr. 10168230 **Pris: 215,00**



DGGL 100 - 40
dampovnsfad med huller

- Kapacitet: 4,0 liter, nominel kapacitet: 3,4 liter
 - BxDxH: 375x394x40 mm
 - Må ikke anvendes til mikrobølger
- M.-nr. 10170300 **Pris: 325,00**



DGG 100 - 40
dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 4,0 liter, nominel kapacitet: 3,4 liter
 - BxDxH: 375x394x40 mm
 - Må ikke anvendes til mikrobølger
- M.-nr. 10170290 **Pris: 275,00**



DMGS 100 - 30 L
dampovnsfad uden huller

- Til tilberedning af retter i mikrobølgeovn
- Kan også anvendes som opsamlingsbakke ved tilberedning med damp
 - Passer til dampovne DG 7xxx samt dampovne med mikrobølger DGM 6xxx og DGM 7xxx
- M.-nr. 10168180 **Pris: 399,00**





Original bageplade HBB 51

Til bagning af småkager, flade kager m.m.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Ingen bagepapir eller smøring af bagepladen nødvendig pga. PerfectClean-overfladen
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519690

Pris: 475,00




Original bradepande HUBB 51

Ideel til fx bagning af kager med et tykt lag på toppen.

- Kan også bruges som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning og grill (brug HGBB grill- og stegerist ovenpå HUBB, når du steger)
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519720

Pris: 525,00




Bage- og stegerist HBBR 50

Underlag til bageforme og Gourmetfade.

- Ideel til stegning direkte på risten
- Passer perfekt til Miele-bradepande/drypbakker (HUBB 51), hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Nem rengøring med PerfectClean
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519790

Pris: 395,00



Grill- og stegeindsats HGBB 51

Ideel, når du skal stege og grille.

- Passer perfekt sammen med HUBB 51
- Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauce
- Beskytter mod fedtstænk, reducerer rengøringen
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519760

Pris: 375,00





Miele-kaffebønner Black Edition - Decaf

- Den ideelle all-rounder kaffebønne u. koffein til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
 - Fjernelse af koffein gennem en mild, biologisk proces
 - Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
 - Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
 - Fyldig og afbalanceret smag med lidt frugtagtige toner
 - Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
 - Indhold: 4 x 250 g hele bønner
- M.-nr. 11029840 **Pris: 199,95**



Miele-kaffebønner Black Edition - One for all

- Den ideelle all-rounder kaffebønne til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
 - Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
 - Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
 - Blød og cremet aroma med en subtil syrlighed og diskrete frugtagtige toner
 - Fyldig og afbalanceret intensitet
 - Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
 - Indhold: 4 x 250 g hele bønner
- M.-nr. 11030080 **Pris: 199,95**



Miele-kaffebønner Black Edition - Espresso

- Ideel til espresso
 - Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede Arabica-bønner fra Sydamerika (80 %) og Robusta-bønner fra Indien (20 %)
 - Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
 - Blød, krydret aroma med toner af chokolade
 - Intens og kraftig smag
 - Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
 - Indhold: 4 x 250 g hele bønner
- M.-nr. 11029600 **Pris: 199,95**



Miele-kaffebønner Black Edition - Café crema

- Ideel til kaffespecialiteter med mælk
 - Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
 - Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
 - Fyldig smag med diskret blomster- og frugtagtig karakter
 - Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
 - Indhold: 4 x 250 g hele bønner
- M.-nr. 11029350 **Pris: 199,95**



MB-CM Mælkebeholder

- Termomælkebeholder i rustfrit stål - kapacitet 0,5 l. Passer til Miele-espresso-maskiner CM5, CM6 og CM7.
- Holder mælken frisk og kold i længere tid.
 - Kold mælk er en vigtig forudsætning for fremstilling af fin, cremet og fast mælkeskum.
 - Mælkebeholderen fra Miele er let at anvende og rengøre.
- M.-nr. 10859920 **Pris: 445,00**




MB-CVA 7000 Mælkebeholder

- Mælkebeholder i glas til Miele-espressomaskiner til indbygning. Passer til Miele-CVA 7000 serien.
- M.-nr. 11234120 **Pris: 699,00**



Miele-serveringskande

- Miele-serveringskande 1,0 l til Miele-espresso-maskine CVA og CM med kandefunktion.
- Rustfrit, poleret stål i høj kvalitet
 - Brudsikker Topherm vakuum-isoleret indsats
 - Direkte brygning uden omfyldning fra espressomaskinen til kanden
 - Nem rengøring med fuldt aftageligt låg
 - Komfortabelt aroma-skydelåg
- M.-nr. 10694310 **Pris: 695,00**



Fugekit til kogeplader

Fugekit til kogeplader, sort.

- Inkl. fugepinde

M.-nr. 99000394

Pris: 315,00

Gourmet-grillplade

- Transformer din Miele-PowerFlex-induktionszone til en førsteklases grill
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Optimal varmedeling
- Fedtfattig madlavning og nem rengøring takket være den specielle non stick-overflade
- Fire små silikonepuder under grillpladen sikrer, at grillpladen står fast på kogepladen

M.-nr. 10009310

Pris: 1.495,00

TILBEHØR TIL VAKUUMFORSEGLERSKUFFER



Vakuumpose (small) VB 1828

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

Pris: 249,00

Vakuumpose (large) VB 2435

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630

Pris: 289,00





**TILLÆGSPRISER
SPECIALFREMSTILLEDE VÆGEMHÆTTER**
BESTILLING AF KOMPLET EMHÆTTE TIL SPECIALMÅL

Ændring af skorstensrør:	Pris
Ekstra længde op til 800 mm	1.395,00
Ekstra længde op til 1400 mm	2.695,00
Ekstra længde over 1400 mm	kun på forespørgsel
Afkortning af standardlængde skorstensrør	1.395,00
Hul i siden af skorsten	295,00
Smigskæring i skorsten/teleskop	995,00
Afdækning af skorsten eller teleskop	1.195,00
RAL-Powder coating - anden farve	1.095,00

BESTILLING UDELUKKENDE AF NY SKORSTEN/TELESKOP TIL SPECIALMÅL

Ændring af skorstensrør / teleskoprør:	Pris
Længde op til 800 mm	1.795,00
Længde op til 1400 mm	3.495,00
Længde over 1400 mm	kun på forespørgsel
Afkortning af standardlængde skorstensrør	1.795,00
Hul i siden af skorsten	295,00
Smigskæring i skorsten/teleskop	995,00
Afdækning af skorsten eller teleskop	1.195,00
RAL-powder coating - anden farve	695,00

Ekspempel på en skorsten som forlænges, smigskæring og farve:

Skorsten, DADC 6000	1.095,00
Forlængelse op til 800 mm	1.795,00
Smigskæring	995,00
Farve	695,00
Totalpris	4.580,00


TILPASNING AF SKORSTENE TIL EMHÆTTER

De fleste af Miele's emhætter kan specialtilpasses efter individuelle behov. Aftrækkanalens diameter har stor betydning for emhættens effekt og udvikling af støj. Hvis aftrækkanalens diameter er mindre end udluftningsstudsens størst mulige diameter, bliver emhættens effekt mindre og lydniveauet højere. Når du vælger, hvor emhætten skal monteres, skal du sikre dig, at afstanden mellem den eksterne motor og kabinettet er 5-7 meter.

Hvis du ønsker specialtilpasning af din emhætte, bedes du kontakte din nærmeste forhandler. Forventet leveringstid er ca. 8 uger.

BEMÆRK! Der skal tages særlige forholdsregler, hvis der anvendes både emhætte og ildsted i samme rum.

SPECIALFREMSTILLING AF INDSATSEMHÆTTER OG LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER

TILLÆGSPRISER

SPECIALFREMSTILLEDE INDSATSEMHÆTTER OG LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER

Specialfarver	Pris :
RAL-powder coating - anden farve	1.295,00

SPECIALFREMSTILLING AF FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

TILLÆGSPRISER

SPECIALFREMSTILLEDE FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

BESTILLING AF KOMPLET EMHÆTTE TIL SPECIALMÅL	2 DEL LØSNING
Ændring af skorstensrør (teleskop):	Pris
Emhættens totale højde op til 1200 mm	1.695,00
Emhættens totale højde mellem 1201-2000 mm	4.495,00
Emhættens totale højde over 2000 mm	kun på forespørgsel
Afkortning	1.695,00
Hul i siden af skorsten	559,00
Smigskæring i skorsten	2.695,00
Specialfarver	Pris :
RAL-powder coating - anden farve	1.295,00

BESTILLING AF KUN NY SKORSTEN/TELESKOP TIL SPECIALMÅL	2 DEL LØSNING
Ændring af skorstensrør (teleskop):	Pris:
Emhættens totale højde op til 1200 mm	2.995,00
Emhættens totale højde op til 2000 mm	5.995,00
Emhættens totale højde over 2000 mm	kun på forespørgsel
Specialfarver	Pris
RAL-powder coating - anden farve	1.395,00

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
DA 1260	Medfølger	DKF 18-1 M.-nr. 9162160 Pris: 595,00	–	–	–
DA 3366	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 13-1 M.-nr. 6485741 Pris: 595,00	–	–	Drop down-ramme, DAR 3000 M.-nr. 9188880 Pris: 1.495,00
DA 3568 DA 3598	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 19-1 M.-nr. 9231860 Pris: 525,00	–	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris : 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	–
DA 3668 DA 3698	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 19-1 M.-nr. 9231860 Pris: 525,00	–	–	–
PUR 68 W PUR 98 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 395,00	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1595,00	–	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 6066 W DA 6086 W DA 6096 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-1 M.-nr. 9972550 Pris: 595,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1595,00	–	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.-nr. 9947450 Pris: 1.095,00 Skorsten, DADC 6000 hvid M.-nr. 10331460 Pris: 1.095,00
DA 9090 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 29 M.-nr. 11292130 Pris: 565,00	DKF 29-R M.-nr. 11295570 Pris: 1.475,00	–	Skorsten, DADC 9000 M.-nr. 11279060 Pris: 1.095,00
DA 5798 W DA 4298 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 395,00	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.595,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00* ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00*	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 6488 W DA 6498 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-1 M.-nr. 9972550 Pris: 595,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.595,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	Skorsten DADC 6000 specialfremstilles i grafitgrå eller obsidiansort, bestilles via formular på miele.dk Pris: 1.790,00

*Kun DA 4298 W

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
DA 6798 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-1 M.-nr. 9972550 Pris: 595,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.595,00	–	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.-nr. 9947450 Pris: 1.095,00
DA 6698 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 395,00	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.595,00	–	Standardskorsten medfølger
DA 2558 DA 2578	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 15-1 M.-nr. 6938631 Pris: 695,00	–	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	–
DA 2360 DA 2390	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 19-1 M.-nr. 9231860 Pris: 525,00	–	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00* ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00*	–
DA 2808	DUU 2900 M.-nr. 9242390 Pris: 3.495,00 Alternativt DUU 1000-2 M.-nr. 11207310 Pris: 2.695,00	DKF 20-1 M.-nr. 9438930 Pris: 995,00	–	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	–
PUR 98 D	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 Pris: 595,00	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.595,00	–	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 4208 D DA 4208 VD DA 6698 D	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 Pris: 595,00	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.595,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00* ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00*	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger

*Kun DA 2698 og DA 4208 D



Lugtfiler med aktivt kul DKF 12-1

Til Miele's recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filter
- Til Miele's PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D

M.-nr. 6228731

Pris: 645,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 13-1

Til Miele's DA 3366 recirkulationsemhætte.

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 6485741

Pris: 595,00



Lugtfiler med aktivt kul DKF 15-1

Til Miele's DA 25x8 recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filtre

M.-nr. 6938631

Pris: 695,00



Lugtfiler med aktivt kul DKF 18-1

Til Miele's DA 1260 recirkulationsemhætte.

M.-nr. 9162160

Pris: 595,00



Lugtfiler med aktivt kul DKF 19-1

Til Miele's DA 23XX, DA 26XX, DA35XX og DA 36XX recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filtre

M.-nr. 9231860

Pris: 525,00



Lugtfiler med aktivt kul DKF 20-1

Til Miele's DA 2808

- Indhold: Indhold: 2 filtre (2 x DKF 18-1)

M.-nr. 9438930

Pris: 995,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 25-1

Til Miele's DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 9972550

Pris: 595,00




Lugtfiler med aktivt kul* DKF 29

Til Miele's DA 9090 W

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 11292130

Pris: 565,00




Longlife AirClean lugtfiler DKF 11-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele's DA 7198 W til recirkulation
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10787630

Pris: 1.495,00




Longlife AirClean lugtfiler DKF 12-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele's PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271450

Pris: 1.595,00



Longlife AirClean lugtfiler DKF 25-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele's DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, DA 6798 W Shape og DA 6998 W Pearl
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271470

Pris: 1.595,00



Ekstern motor til væg AWG 102

Ekstern motor til ydermur

- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
- Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
- Udblæsningseffekt: 580 m³/t

M.-nr. 5680680

Pris: 4.995,00



Motorenhed ABLG 202

Ekstern motor, ingen begrænsninger for montering

- Montering af motor i et andet rum
- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
- Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer

• Udblæsningseffekt: 600 m³/t

• HxBxD: 245 x 340 x 395 mm

M.-nr. 6081850

Pris: 4.495,00



Lyddæmper DASD 150

Reducerer luftstrøm og motorstøj.

- Ekstra komponent som reducerer støjen fra emhætter
- Støjreduktion med op til 4.5 db(A) re 1 pW

M.-nr. 8269360

Pris: 795,00



DADC 6000

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad

- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
- Skorstensbredde 340 mm
- Skorstensdybde 270 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 9947450 CleanSteel

Pris: 1.095,00

M.-nr. 10331460 Brillanthvid

Pris: 1.095,00



DADC 9000

Skorsten i rustfrit stål til luftudledning opad

- Til DA 9090 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 380-740 mm
- Skorstensbredde 290 mm
- Skorstensdybde 170 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 11279060

Pris: 1.095,00



LED-sæt DES 6000

Sæt med 4 spots

- Samme lamper som DA 26x8 og DA 2808.

M.-nr. 9953120

Pris: 1.895,00



Drop-down-ramme DAR 3000

Drop-down-ramme til fuld integration af DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880

Pris: 1.495,00



Murkasse DMK 150-1

Kan anvendes til ventilation

- Murkasse (Ø 150 mm) til ventilation til emhætter
- Varmeisolerende – der kan ikke trænge kold luft ind
- Energi – Blower Door-testet, egnet til energisparehuse

M.-nr. 11258630

Pris: 1.495,00





Ombygning til recirkulation DUU 150 til DA3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatsenhættter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Indeholder udblæsningsrist i plast og 2 spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 5696270

Pris: 365,00



Ombygning til recirkulation DUW 20 til alle vægemhættter ekskl. DAR 12x5

Til ombygning af vægemhættter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 6264790

Pris: 395,00




Ombygning til recirkulation DUI 32 til frithængende emhættter

Til ombygning af frithængende emhættter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 9561760

Pris: 595,00



Ombygning til recirkulation DUU 151 til DA 3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatsenhættter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i rustfrit stål og spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 7294230

Pris: 795,00



Ombygning til recirkulation DUU 2900 til loftintegrerede emhættter

Til ombygning af DA 2808 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftudstrømning ved recirkulation
- Reduktion af gennemstrømningsstøjen
- Inkl. 2 aktive kulfiltre

M.-nr. 9242390

Pris: 3.495,00



Reduktionsadapter 150/125 mm DRS 150

Reduktionsadapter

- Til reduktion af aftræksrørets diameter
- I overensstemmelse med brandbeskyttelsesreglerne

M.-nr. 9591510

Pris: 12 5,00



Ventilationskanal i aluminium

Fleksibel ventilationskanal i aluminium

- Med gode luftstrømningsegenskaber
- 1,25 m langt, kan udvides til 5 m
- DAS 125: Ø125 mm
- DAS 150: Ø150 mm

M.-nr. DAS 125 4623220

Pris: 715,00

M.-nr. DAS 150 4623230

Pris: 815,00



Forbindelsesstykke DASDV 150

Til forbindelse mellem lyddæmper og ventilationskanal eller mellem to lyddæmpere DASD 150

M.-nr. 9583750

Pris: 225,00



Kondensspærre

Forhindrer kondens fra at strømme tilbage

- DKS 125: Ø125 mm
- DKS 150: Ø150 mm

M.-nr. DKS 125 3915282

Pris: 555,00

M.-nr. DKS 150 3915292

Pris: 735,00

TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE



Flaskehylde KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 30.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 30060 PF til køleskabe

med PerfectFresh

M.-nr. 9552700

Pris: 345,00

KFR 30060 til køleskabe

uden PerfectFresh

M.-nr. 9552690

Pris: 345,00



Flaskehylde KFR 10055

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker


- Til alle køle-/fryseskabe samt K 10.000 med PerfectFresh-zone og en min. bredde på 55 cm og min. højde på 90 cm
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 10055 til køleskabe

med PerfectFresh

M.-nr. 7316060

Pris: 345,00



Flaskehylde KFR 20060 PF/KFR 20060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 20.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 20060 PF til køleskabe

med PerfectFresh

M.-nr. 10363580

Pris: 345,00

KFR 20060 til køleskabe

uden PerfectFresh

M.-nr. 10363600

Pris: 345,00



Lugtabsoberende Active AirClean-filter KKF-RF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Indhold: 2 lugtfiltere
- Til udskiftning af filtre i plastikkabinet
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280

Pris: 375,00



Eftermonteringskit til Active AirClean-filter KKF-FF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Innovativ kombination af aktivt kul og chitosan
- Anbringes på bagkanten af glashylden
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned
- Der er kun to filtre, der skal udskiftes

M.-nr. 7236290

Pris: 445,00



Aktivt kulfilter til vinkøleskabe

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

M.-nr. 9447050

Pris: 155,00




Aktivt kulfilter til vinkøleskabe KKF-KWT

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070

Pris: 155,00




Side-by-side kit til vinkøleskabe KSK 6300

Side-by-side kit til vinkøleskabe.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9799630

Pris: 995,00



SoftClose Retrofit kit KSC30 KSC 30

Til eftermontering af SoftClose-funktion på modeller i K 30.000 serien som ikke har det som standard.

Trin for trin-monteringsanvisning medfølger.

M.-nr. 10744380

Pris: 495,00



UltraPhase 1 Sensitive

Til W1 TwinDos vaskemaskiner

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning
- - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2 Sensitive
- Meget drøj - op til 36 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923560

Pris: 114,95



UltraPhase 2 Sensitive

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning
- - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1 Sensitive
- Meget drøj - op til 63 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923590

Pris: 114,95



UltraPhase 1

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11504410

Pris: 109,95



UltraPhase 2

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1
- Meget drøj - op til 50 vaske
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 10803740

Pris: 109,95



TwinDosCare

Rengøringsmiddel til

- TwinDos-doseringssystem
- Til skylning af TwinDos-doseringsrør
- Anvendes før en lang periode uden brug (min. 2 måneder)
- Anvendes før nyt middel tages i brug
- Meget effektiv - rækker til 4-5 forløb

M.-nr. 11171440

Pris: 89,95



Caps Booster

Perfekt til pletfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner

- Egnet til både hvidt og kulørt vasketøj
- Til hårdnakkede pletter, fx fedt- eller frugtpletter
- Storartede vaskeresultater - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10755940

Pris: 59,95



Caps DownCare

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756340

Pris: 59,95



Caps Sport

Til vask af sportstøj i W1-vaskemaskiner

- Neutraliserer svedlugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer, skånsom mod farverne
- Bevarer tøjets form - også for fleece
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756410

Pris: 59,95



Caps WoolCare

Til fin- og uldvask i W1-vaskemaskiner

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
- Ingen overdosering
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755540

Pris: 59,95



Caps SilkCare

- Til W1-vaskemaskiner
- Forebygger flitning og krympning
- Bevarer formen af fibre og et blødt udseende
- Giver bløde og velduftene tekstiler
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756020

Pris: 59,95



Caps Outdoor

- Til W1-vaskemaskiner
- Bevarer farver på syntetiske tekstiler
- Bevarer åndbarhed i funktionsmembraner
- Modvirker statisk elektricitet på syntetiske tekstiler
- Neutraliserer dårlige lugte fra f.eks. sved
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756950

Pris: 59,95




Caps UltraDark

- Til W1-vaskemaskiner
- Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755640

Pris: 59,95




Caps Impraprotect

- Til W1-vaskemaskiner
- Til imprægnering af tekstiler
- Ideelt til sportsbeklædning og regntøj
- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv mod fugt, vind og snavs
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 10757630

Pris: 109,95



Caps CottonRepair

- Fornyr farver og overfladen på dine bomuldstekstiler
- Fjerner "pilling-effekt" (fnugdannelse)
- Fjerner ødelagte og misfarvede ender på tekstilfibre
- Nyt liv til dit favorit bomuldstøj
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 10757310

Pris: 109,95



UltraWhite Vaskepulver 2.7 kg

- Specielt velegnet til hvidt og lyst tøj og meget snavset kulørt tøj.
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
- Strålende hvidt tøj takket være effektiv formel med aktivt oxygen
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøj - også ved lave temperaturer.

M.-nr. 10199830

Pris: 145,00





Caps Nature skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755400

Pris: 59,95



Caps Cocoon skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755490

Pris: 59,95



Caps Aqua skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755200

Pris: 59,95



Duftflakon ROSE

- Harmonisk og feminin
- Oplev den sarte, raffinerede duft af friskplukkede maj-roser med ROSE
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234810

Pris: 89,95



Duftflakon ORIENT

- Sensuel og maskulin
- ORIENT samler alle Orientens hemmeligheder i en forførende duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234710

Pris: 89,95



Duftflakon AQUA

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – renhed og frisk duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10231950

Pris: 89,95



Duftflakon nature

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234500

Pris: 89,95



Duftflakon COCOON

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og tryghed
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234630

Pris: 89,95



Duftflakon WhiteFlower Sensitive

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- Ekstra Sensitiv formel for personer med allergi
- Blomsterduft kombineret med citrus
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 11047280

Pris: 89,95



Duftflakon DryFresh

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- DryFresh – med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 11520870

Pris: 89,95



UltraColor Flydende vaskemiddel 2 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 36 maskinfulde

M.-nr. 11518040

Pris: 125,00



UltraDark 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 60 maskinfulde

M.-nr. 11518340

Pris: 125,00



UltraColor Sensitive Flydende vaskemiddel 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og mørke tekstiler.

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Bedste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 37 maskinfulde

M.-nr. 10942160

Pris: 125,00



WoolCare Finvaskemiddel 2 l

Til uld, silke og al finvask.

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Meget drøj - til 50 maskinfulde

M.-nr. 11517890

Pris: 125,00



Skyllemiddel 2 l

Særligt velegnet til alle tekstiler af frotté.

- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft
- Forhindrer elektrostatisk opladning i tørretumbleren
- Meget drøj - til 66 maskinfulde

M.-nr. 11518260

Pris: 79,95



Specialvaskemiddel Outdoor 250 ml

Perfekt til værdifuld Outdoor-beklædning og funktionelt tøj.

- Med lanolin - som et 'plejende bad' til membranen
- Rengør og plejer
- Skånsom mod farverne i tøjet.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10226420

Pris: 99,95



Specialvaskemiddel Dun 250 ml

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning.

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225680

Pris: 99,95



Specialvaskemiddel Sport 250 ml

Perfekt til åndbar sportsbeklædning.

- Neutraliserer lugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer - skånsom mod farverne
- Bevarer tøjets form - også for fleece
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225860

Pris: 99,95



Imprægneringsmiddel 250 ml

Ideelt til sportsbeklædning og regntøj.

- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv imprægnering mod fugt vind og snavs
- Meget drøj - til 4 gange

M.-nr. 10240620

Pris: 129,95



Rengøringsstiks til mælkesystem 100 stk.

- Sikrer hygiejnisk rene mælkesystemer i CVA og CM.
- Fjerner effektivt mælkeproteiner og -fedt.
 - Meget effektiv og skånsom på samme tid
 - Enkel dosering, da de enkelte stiks indeholder den nødvendige mængde
 - Sikker at bruge – Miele-formel
 - Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270

Pris: 225,00



Afkalkningstabs til FashionMaster 6 stk.

- Til optimal vedligeholdelse og rengøring af dit FashionMaster-strygesystem
- Anvend 1 tab pr. afkalkning

M.-nr. 10711550

Pris: 115,00



UltraTabs All in 1 60 stk.

- Giver det bedste opvaskeresultat i Miele-opvaskemaskiner.
- Skinnende rent resultat selv ved genstridige pletter
 - Tabsene er pakket i en vandopløselig folie og skal derfor ikke pakkes ud
 - Flere funktioner som f.eks. afspænding, salt og glasbeskyttelse
 - Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 11295780

Pris: 135,00



PowerDisk All in 1

- Opvaskemiddel til perfekte opvaske- og tørreresultater med AutoDos.
- Miele's enestående pulvergranulat
 - Indeholder bl.a. afspændingsmiddel og salt
 - Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 opvaske*)

M.-nr. 11093160

Pris: 74,95



Salt 1,5 kg

- Sikrer, at din opvaskemaskine fungerer rigtigt og yder det ønskede resultat.
- Ekstra grov, perfekt til Miele-opvaskemaskiner
 - Beskytter maskinen og service mod skadelige kalkaflejringer

M.-nr. 10248690

Pris: 24,95



Afspændingsmiddel 500 ml

- Uovertruffen tørring og beskyttelse af service i Miele-opvaskemaskiner.
- Skinnende rent resultat på glas
 - Fremmer tørringen af service
 - Glasbeskyttende formel, som forhindrer ætsninger
 - Præcis og nem dosering med den særlige doseringshætte

M.-nr. 11459440

Pris: 49,95



IntenseClean 200 g

- Fjern dårlig eller sur lugt i din vaskemaskine og opvaskemaskine.
- Afkalk først med Miele-Afkalker
 - Rens herefter med maskinrengøring.
- Afkalkeren fjerner kalkbelægninger og maskinrengøring slår bakterierne ihjel.

M.-nr. 10717140

Pris: 65,00



DishClean 160 g

- Plejemiddel, som sikrer, at opvaskemaskinen fungerer optimalt.
- Fjerner lugt, kalk og lette aflejringer
 - Bevarer lågepakningens elasticitet og tæthed
 - Aktiv beskyttelse gennem renhed
 - Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
 - Indhold: 160 g

M.-nr. 9959330

Pris: 79,00



Mikrofiberklude Sæt med 3 stk.

- Sæt bestående af 1 universal-, 1 glas- og 1 højglansklud
- God rengøringsevne takket være meget fintvævede mikrofibre
 - Meget holdbare og slidstærke
 - Kan bruges tør eller fugtig med eller uden rengøringsmiddel
 - Vaskes op til 500 gange ved 60 °C

M.-nr. 10159570

Pris: 89,00

* Med ECO-program



Afkalkningsmiddel 250 g

Fjern kalksten i din vaskemaskine og opvaskemaskine hurtigt og effektivt.

- Hæld indholdet direkte i vasketromlen på din vaskemaskine
- Anbefales at anvende 2-6 gange årligt (afhængig af vandets hårdhedsgrad)

M.-nr. 10131080

Pris: 69,95



Glaskeramisk kogepladerens og stålrens 250 ml**

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Fjerner fedt, fastbrændte pletter og vandpletter effektivt
- Skånsom rengøring takket være formelen med fine krystaller
- Efterlader en smudsafvisende hinde på overfladen, som letter rengøring
- Bedste produkt på markedet - testvinder i Schweiz
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200

Pris: 49,00



Ovnrens 500 ml

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Særdeles effektiv rengøring uden ubehagelige lugte
- Enkel rengøring takket være den geleagtige konsistens
- Kort virketid på mellem 10 og 40 minutter, uden at ovnen skal tændes
- Også velegnet til PerfectClean-overfladen
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710

Pris: 79,00



DGClean 250 ml

- Nem rengøring af ovne
- Uden lugtgener
- Let at påføre - selv på lodrette flader

M.-nr. 10172710

Pris: 129,00



Afkalkningstabs 6 stk.

Til CVA, CM, ovne med klimaprogrammer og dampovne.

- Grundig fjernelse af aflejringer og kalk
- Fjernelse af kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Ingen kemikaleaflejringer efter kalkfjerning
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960200

Pris: 115,00



Rengøringstabs 10 stk.

Til CVA og CM. Sikrer kaffenydelse på højeste niveau.

- Grundig fjernelse af olierester og kaffeeaflejringer
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960220

Pris: 115,00



SteelCare Stållejemiddel

Rense og plejemiddel til overflader i rustfrit stål

- Fjerner fingeraftryk og fedtpletter
- Effektiv og skånsom
- En beskyttende film forebygger ny tilsmudsning

M.-nr. 11023350

Pris: 89,00



AutoCleaner

Miele-AutoCleaner til CVA 78xx.

- Den indbyggede AutoCleaner rengør automatisk og effektivt espressomaskinens bryggeenhed samt mælkerørsystemet efter brug
- Pakken indeholder 4 AutoClean-patroner

M.-nr. 10971410

Pris: 499,00



Afkalkningspatron til CM7

Afkalkningspatron til Miele-CM7 fritstående espressomaskine og Miele-CVA 78xx indbygnings-espressomaskine.

- Den indbyggede afkalkningspatron afkalker maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug.
- Den beskytter maskinen mod tilkalkning.
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt (afhængig af brug).
- Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk hver gang maskinen benyttes.

M.-nr. 10959980

Pris: 499,00

**** Bemærk.** Miele-glaskeramiske kogepladerens og stålrens og plejemiddel til rustfrit stål er ikke velegnet til rustfri ståloverflader med CleanSteel finish!

TRYGHED I HELE PRODUKTETS LEVETID.
HURTIG OG PROFESSIONEL
SERVICE!



FÅR DU BEHOV FOR REPARATIONSSERVICE, KLARER VI DET HURTIGT MED EGEN SERVICEAFDELING.

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne. Teknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af produktion.

Se mere på www.miele.dk/service

SHOWROOM

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Miele produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et "hverdagens kulturcenter", hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse.

Miele Experience Center er derfor andet end produkter! Det er også her vores mange forbrugerevents kan opleves. Vi byder på alt fra spændende bageevents, konditorkunst, kendte kokke samt humanitære og kulturelle arrangementer og ikke at forglemme muligheden for at gennemføre et hvilket som helst virksomhedsarrangement, som f.eks. bagedyst for virksomhedernes personale eller salgsmøde/teambuilding for sælgerstaben.

Læs mere på www.miele.dk eller tilmeld dig Miele's Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.



Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på info@miele.dk. Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

FIND MIELE EXPERIENCE CENTER

Glostrup

Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Vejle

Logistikvej 3
7100 Vejle (motorvej E45, afkørsel 59)

Åbningstider:

Mandag-onsdag 08.00-16.00
Torsdag-fredag 08.00-18.00
Lørdag 09.30-14.00

Åbningstider:

Mandag-fredag 08.00-16.00
1. lørdag i måneden 10.00-15.00



Miele



PERFEKTE RESULTATER.
DER HOLDER OG HOLDER.

Miele A/S

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf. privatkunder

4327 1310

Tlf. forhandlere

4327 1410

Tlf. erhvervskunder

4327 1510

E-mail

info@miele.dk

Website

miele.dk



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Alle priser er vejledende udsalgspriser

i danske kroner inkl. moms.

01.06.2020 Mat.nr. 99002540