


Miele



PRIS- OG PRODUKTOVERSIGT
MIELE EXPERIENCE CENTER
MAJ 2023



Findes dette ikon ud for produktet,
medfølger et gavebevis eller
værdikupon ved køb.



MIELE. IMMER BESSER.

Ultimativ bæredygtighed	5
Miele App	6
Miele i 4 smukke farver	8
Betjeningskoncepter	10
Ovne	12
Dampovne	18
Dampovne med ovnfunktion	23
Dampovne med mikrobølger	27
Mikrobølgeovne	28
Kompaktovne med mikrobølger	31
Espressomaskiner	32
Gourmet-varmeskuffer og vakuumforseglerskuffer	38
Kogeplader	42
Kanter på kogeplader	44
Glaskeramiske- og gaskogeplader	45
Induktionskogeplader	46
Induktionskogeplader med emhætte	51
SmartLine	56
Emhætter og Emfang	58
Integrerbare køleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe	74
Fritstående køleskabe og fryseskabe	86
Fritstående køle-/fryseskabe	90
Vinkøleskabe	98
MasterCool	102
Opvaskemaskiner	106
Kurvedesign til opvaskemaskiner	114
Vaskemaskiner	126
Miele – Bedst i test	132
Vaske-tørremaskiner	134
Tørretumblere	138
Strygeruller/FashionMaster	142
Støvsugere	146
Tilbehør, produktpleje og vaskemidler	154

FIND INDBYGNINGSSKITSER PÅ MIELE.DK,
ELLER RING TIL VORES KUNDECENTER
PÅ TELEFON 4327 1310





since 1899

KVALITET FORUD FOR SIN TID





LANG LEVETID ER DEN ULTIMATIVE BÆREDYGTIGHED

I mere end 120 år har vi lovet, at du kan stole på Miele.

Hos Miele tester vi vores produkter til en levetid på op til 20 år.

Vi kan derfor tilbyde dig ekstraordinær pålidelighed og tryghed
– og et valg, der er godt for miljøet pga. produkternes lange holdbarhed.

Alle produkter er robust konstrueret og består udelukkende af førsteklasses
råmaterialer – uden forurenende stoffer. Allerede når produktet udvikles,
tænkes produkternes genanvendelighed ind. Produkterne er bygget, så
de nemt kan skilles ad, og de enkelte dele kan genanvendes.

Det er effektivt og bæredygtigt.

LAVE FORBRUGSVÆRDIER

Miele står for innovativ teknologi og enestående resultater med et
minimalt energiforbrug. Fra år 2000 til år 2018 har Miele reduceret
produkternes energiforbrug drastisk. Eksempelvis er tørretumblernes
energiforbrug formindsket med 71 %, og vaskemaskinernes
energiforbrug med 63 %.

BÆREDYGTIGHED – EN INTEGRERET DEL AF MIELES DNA


Omtanke for miljøet og samfundet har i mange årtier været en fundamental
del af Mieles identitet. Allerede i 1970 begyndte Miele at registrere miljødata,
og i 1990 blev Miele Environmental Office grundlagt. Mieles mission er at være
den mest bæredygtige leverandør i industrien med omtanke for alle.

MIELE APP





Appen er også tilgængelig på dansk.



Altid fuld kontrol – også fra afstand

BEVAR OVERBLIKKET

Miele Appen er intuitiv og elegant. Med det overskuelige **dashboard** er du altid opdateret. På din mobile enhed kan du til enhver tid se status på alle Miele-produkter i netværket.

ALTID FULD KONTROL – OGSÅ FRA AFSTAND

Med **MobileControl** har du alt under kontrol. Via appen kan du betjene dine Miele-produkter fra afstand. Er du meget på farten? Start din opvaskemaskine direkte fra appen, så er dit service strålende rent, når du kommer hjem.

Indstil dit køleskab til en lavere temperatur med **Superkøl**, inden du kommer hjem med et større indkøb.

Miele App har styr på det hele. Hvornår er vaskemaskinen færdig? Er det tid til at købe mere vaskemiddel? Hvornår skal stegen ud af ovnen?

Tjek maden i ovnen via din smartphone – ***FoodView**: Et HD-kamera i ovn-rummet sender billeder til din Miele App, så du kan følge med i tilberedningen fra afstand. Du kan tilmed justere tilberedningen direkte via appen.

ENDNU BEDRE SMAGSOplevelser

I appen finder du en række opskrifter mærket med **CookAssist**. CookAssist hjælper dig med at få mest muligt ud af din TempControl-kogeplade. Appen guider dig igennem opskriften og sørger for perfekte resultater med præcis temperaturstyring vha. kogepladens TempControl-funktion. Du skal ikke engang tænke på at indstille kogepladens varmetrin eller stille minuturet – appen klarer det hele for dig.

Find frem til din personlige kaffedrik med **BaristaAssistant**. Appen guider dig igennem en kaffesmagning og justerer indstillingerne på din espressomaskine undervejs. De valgte indstillinger gemmes på espressomaskinen.

ALTID OPDATERET MED NYESTE FEATURES

Takket være **RemoteService** er dine Miele-produkter altid opdateret. Softwareopdateringer sendes automatisk til dine Miele-produkter.

LØBET TØR FOR VASKEMIDDEL? KØBES NEMT I APPEN

Småting skal ikke fylde meget i hverdagen. For eksempel om du har nok vaskemiddel til din TwinDos-maskine, eller om du mangler PowerDisk til opvaskemaskinen. Dit produkt giver dig automatisk besked, når du snart skal købe ind. Og med **ShopConn@ct** kan du nemt bestille alt online – fra din smartphone eller tablet.

MIELE I 4 SMUKKE FARVER

Med Miele's køkkenprodukter kan du gå hele vejen. PureLine- og VitroLine-designet giver dig alle muligheder for at skabe en smagfuld køkkenindretning og gennemføre en fuldstændig individuel og personlig indretning med køkkenprodukter, der matcher din stil og farveholdning. På miele.dk kan du se farvevarianter for hvert produkt.



GRAFITGRÅ

Grafitgrå er tørt og giver dit køkken et eksklusivt udseende. Den moderigtige nuance er mørk og kølig. Udstråler elegance, tager hårdheden ud af de lige linjer og giver et rent og diskret design.



reddot winner 2020



CLEANSTEEL

CleanSteel har et råt og enkelt udtryk, som passer i de fleste køkkene, uanset om stilen er industriel eller varm og klassisk. Bemærk desuden, at CleanSteel også fås i Miele's ContourLine-design, der passer godt til et køkken med fyldningslåger.



reddot winner 2020



reddot winner 2020

Med køkkenprodukter i farven Brillanthvid kan du skabe et gennemført lyst og blidt lys i et hvidt køkken. Vælg eventuelt et alternativt greb i Brillanthvid, eller et af de andre mange forskellige greb.

BRILLANTHVID



reddot winner 2020

Obsidiansort er elegant og stilrent, både sammen med sorte elementer og andre farver og materialer. Vælg eventuelt et alternativt greb i Obsidiansort, eller et af de andre mange forskellige greb.

OBSIDIANSORT

BETJENINGS- KONCEPTER





M TOUCH – MAKSIMAL ELEGANCE MED HØJESTE KOMFORT

Med det innovative touchdisplay opfyldes alle krav til æstetik og komfort: Du styrer dit produkt hurtigt og intuitivt via direkte tryk eller swipe på displayet. Mange funktioner kan vælges med et enkelt tryk, og tekst og symboler kan altid ses. Som noget nyt kan displayets farve indstilles til en lysere tone – perfekt til hvide produkter.



M TOUCH S – OVERSKUELIGT OG FUNKTIONELT

Vores kendte M Touch-teknologi tilbydes også med den samme funktionalitet i et mere smalt display-design.



DIRECTSENSOR – DIREKTE VALG PLUS ET 4-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



DIRECTSENSOR S – DIREKTE VALG PLUS 1-LINJET DISPLAY

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



EASYCONTROL

Her foretages betjeningen hurtigt og komfortabelt via to forsænkbare knapper og et display med statusinformationer som fx temperatur- og tidsindstillinger.



NYHED! EASYCONTROL PLUS

Hurtigt og komfortabelt betjening via to forsænkbare knapper og et display med statusinformationer som fx temperatur- og tidsindstillinger.

OVNE

EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Prøv Miele's **Klimaprogram** med dampskud, og nyd et mørt og saftigt stykke kød med appetitligt brunet og sprød skorpe, eller bag brød, som var det friskbagt fra bageren.

Med programmet **langtidsstegning**, hvor kødet steges skånsomt ved lav temperatur i lang tid, kan du glæde dig til et særdeles mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommes frites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

STRESSFRI TILBEREDNING

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet? Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen.

Med ***TasteControl** åbner ovnlågen automatisk en smule efter endt tilberedningsproces, og ventilationen startes, så ovnrummet hurtigt køles ned, og maden ikke bliver overtilberedt.

***Varmholdning** – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage din mad ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.

DET SMARTE KØKKEN

Miele's ovne har aldrig været smartere – nye digitale features giver dig perfekte resultater i køkkenet og gør madlavningen nemmere end nogensinde!

***FoodView** – HD-kameraet i ovnrummet sender hvert minut et billede til din Miele App. Følg med i tilberedningen fra haven, fitnesscentret, arbejdet, eller hvor du end befinder dig. I appen kan du desuden nemt tilpasse indstillingerne på ovnen.

Smart Food ID – det indbyggede kamera i ovnrummet genkender madvaren ved hjælp af kunstig intelligens og indstiller automatisk den ideelle tid og temperatur.*

Smart Browning Control – ved hjælp af kameraet i ovnrummet og en intelligent algoritme overvåger ovnen tilberedningen af din pizza. Når den perfekte bruning er nået, stopper tilberedningen automatisk. Du slipper for at tjekke pizzaen hele tiden.*

MIELE-OVNKURSER

Ovnkurset følger med ved køb af en H7164 BP, H7264 BP, H73xx BP, H74xx BP, H75xx BP, H78xx BP eller ved køb af en DGC 7xxx og har en værdi af min. kr. 1.590,00.

Læs mere på miele.dk



Her kan du se nogle af de mange funktioner i din Miele ovn



GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.



MOTIONREACT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovn-rummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.




NEM RENGØRING

* **PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskeborsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.


Oplev maksimal rengøringsvenlighed med **Pyrolyse** og * **PyroFit**. **Pyrolyse** er automatisk selvrens af ovnen ved meget høje temperaturer. Samtlige madrester reduceres til aske, som du let kan fjerne med en våd klud. Tilbehør med **PyroFit** tåler de høje temperaturer, så du kan lade det sidde i ovnen under processen.

Oplev flotte, blanke stålfronter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre.



**H 2265-1 BP**

76 L ovnrum, 30-250 °C,
halogenspot
M.-nr. 11129700
Pris: 10.595,00

**H 2465 BP**

76 L ovnrum, 30-250 °C,
halogenspot
M.-nr. 12150040
Pris: 10.795,00

Nem betjening	EasyControl	Opvarmningsformer	8
Nem rengøring	Pyrolyse, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølign front
		Netværk	–
		Tilbehør+	–

Nem betjening	EasyControl Plus	Opvarmningsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer	Sikkerhed	Børnesikring, Kølign front
		Netværk	Miele app
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

**H 2861 BP**

76 L ovnrum, 30-300 °C,
halogenspot
M.-nr. CleanSteel 12150470,
Pris: 12.895,00
M.-nr. Brillanthvid 12150350
Pris: 13.895,00
M.-nr. Obsidiansort 12150390
Pris: 13.895,00
M.-nr. Grafitgrå 1215045
Pris: 13.895,00

**H 7260 BP**


76 L ovnrum, 30-300 °C,
halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11130080
Pris: 14.495,00

Nem betjening	EasyControl Plus	Opvarmningsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse, PerfectClean, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, ECO-varmluft, Intensiv bagning, SoftOpen/SoftClose, Automatisk-programmer	Sikkerhed	Børnesikring, Kølign front
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmningsformer	10
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect Clean-ovnrubber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer	Sikkerhed	Børnesikring, Kølign front
		Netværk	–
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



Lær mere om
automatikprogrammer
i din Miele ovn



Automatikprogrammer

**H 7262 BP**


76 l ovnrum, 30-300 °C,
halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11587990
Pris: 15.595,00
M.-nr. Obsidiansort 11587970
Pris: 16.695,00
M.-nr. Grafitgrå 1158798
Pris: 16.695,00

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmningsformer	10
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-sideribber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer	Sikkerhed	Børnesikring, Kølign front
		Netværk	–
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk

**H 7264 BP**

76 L ovnrum, 30-300 °C,
halogenspot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11130120
Pris: 18.895,00
M.-nr. Brillanthvid 11130090
Pris: 19.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11130100
Pris: 19.995,00
M.-nr. Grafitgrå 1113011
Pris: 19.995,00

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmningsformer	12
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-ovnrubber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram	Sikkerhed	Børnesikring, Kølign front
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

**H 7464 BP**

76 L ovnrum, 30-300 °C,
LED-spot, SoftOpen/SoftClose,
Udnyttelse af restvarme
M.-nr. CleanSteel 11130210
Pris: 23.395,00
M.-nr. Brillanthvid 11130180
Pris: 24.495,00
M.-nr. Obsidiansort 11130190
Pris: 24.495,00
M.-nr. Grafitgrå 1113020
Pris: 24.495,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	16
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølign front
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit

**H 7464 BPX**

Grebsfri, 76 L ovnrum,
30-300 °C, LED-spot,
Udnyttelse af restvarme
M.-nr. Brillanthvid 11130220
Pris: 24.495,00
M.-nr. Obsidiansort 11130230
Pris: 24.495,00
M.-nr. Grafitgrå 1113024
Pris: 24.495,00

Nem betjening	DirectSensor / Touch2open	Opvarmningsformer	16
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	–
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølign front
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



Lær mere om
klimaprogram
i din Miele ovn



Klimaprogram



**H 7660 BP**

76 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. CleanSteel 11130280
Pris: 28.395,00
 M.-nr. Brillanthvid 11130250
Pris: 29.495,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130260
Pris: 29.495,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113027
Pris: 29.495,00

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit

**H 7860 BP**

76 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. CleanSteel 11130360
Pris: 37.895,00
 M.-nr. Brillanthvid 11130320
Pris: 38.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130330
Pris: 38.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113034
Pris: 38.995,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele App, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit

**H 7860 BPX**

Grebsfri, 76 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. Brillanthvid 11130370
Pris: 38.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130380
Pris: 38.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 1113039
Pris: 38.995,00

Nem betjening	M Touch / Touch2Open	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele App, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit

**H 7890 BP**

895 mm bred, 90 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. 11130430
Pris: 76.795,00

Nem betjening	M Touch (skråstillet)	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølig front
		Netværk	Miele App, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit, Rotisseri



Lær mere om
 Pyrofit i din Miele ovn



MotionReact

DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

EKSTRAORDINÆRE OG SUNDE MADOPLEVELSER

Med tilberedning med damp får du sunde, møre og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer og mineraler samt råvarenes farver og bid.

Med **sous-vide** tilberedes vakuumpakket mad ved konstante, lave temperaturer. Resultatet er smagsintensivt og ensartet tilberedt mad. Miele-ovne med dampfunktion er særligt velegnede til sous-vide, idet ***DualSteam** sikrer en hurtig og ensartet dampfordeling i hele ovnrummet – selv ved lave temperaturer. Dét giver præcision og fuld kontrol over tilberedningsprocessen og perfekte resultater.

MIELE APP

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele App, og følg med i valgte programmer og resterende tid(er). Tilpas temperaturen eller brug Timer-funktionen via appen.

3-I-1-PRODUKT

Med **dampovne med ovnfunction** (DGC) eller **dampovne med mikrobølger** (DGM) får du tre ovne i én. En dampovn, en almindelig ovn eller en mikrobølgeovn, og en kombination – tilberedning med damp og en anden opvarmningsform samtidig. Tilbered fx mad med damp og mikrobølger på én gang, og udnyt fordelene ved skånsom og alligevel hurtig tilberedning.



MIELE-OVNKURSER

Ovnkurset følger med ved køb af en H7164 BP, H 7264 BP, H 73xx BP, H74xx BP, H75xx BP, H78xx BP eller ved køb af en DGC 7xxx og har en værdi af min. kr. 1.590,00.

Læs mere på miele.dk



Her kan du se nogle af
de mange funktioner i din
Miele kombi dampovn

NYHED! HYDROCLEAN

Automatisk og grundigt rengjort. Gør det nemt for dig selv: Takket være **HydroClean** rengøres ovnrummet i rustfrit stål i din Miele-dampovn med ovnfunktion automatisk og grundigt. Den innovative **Miele HydroCleaner** blødgør og fjerner effektivt rester fra overfladen. Selv genstridigt snavs fjernes uden besvær. Det sparer dig for tidskrævende rengøring og sikrer et skinnende rent ovnrum.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen. For endnu nemmere betjening af din ovn.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

Dampovne med ovnfunktion med **DirectWaterPlus** tilsluttes dit faste vandtilførsels- og afløb, så du hverken skal fylde vandbeholderen eller tømme kondensbeholderen.

Lækre retter på ingen tid: ***Mix & Match** giver dig inspiration og mulighed for at tilberede forskellige fødevarer på en tallerken eller en bageplade på samme tid. Sæt det hele i ovnen på én gang, og nyd en dejlig middag efter ca. 30 min. Perfekt til hverdagen.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

NEM RENGØRING

Oplev flotte, blanke stålfronter med CleanSteel. Alle Miele-ovne i stål har CleanSteel, der gør overfladen betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk. Med ***PerfectClean**-overfladen bliver rengøringen endnu nemmere, og du kan endda spare bagepapiret til fx bagepladen. Fastbrændte madrester fjernes blot med opvaskeborste og evt. et mildt opvaskemiddel. PerfectClean-emalet er yderst slidstærkt. Du kan sågar skære brødet eller pizzaen direkte på bagepladen uden at lave ridser.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre. Alle Miele-dampovne har en række rengøringsprogrammer, fx til **automatisk afkalkning**.

DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

HURTIGT OG NEMT – OG MINDRE MADSPILD

Med Miele's **Mix & Match**-funktion bliver det nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid.

I Miele App kan du ud fra en lang liste af fødevarer udvælge og kombinere op til tre forskellige råvarer, som du ønsker at bruge i din ret.

Læg alle fødevarerne på en tallerken eller en bageplade, og stil det i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er færdig på under en halv time – slut med at være opmærksom på forskellige tilberedningstider og temperaturer.

Appen sender automatisk programindstillingerne til din ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen.

Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration i appen, og undgå en ekstra tur i supermarkedet.

Nemmere bliver det ikke!

*VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE
MEDFØLGER:*

- 2 fade med huller i rustfrit stål
- 1 fad uden huller i rustfrit stål
- 1 bage-/stegerist
- 1 opsamlingsfad
- Gavebevis til kogeøgerne
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"

*VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE
MED OVNFUNCTION MEDFØLGER:*

- 1 bradepande med PerfectClean
- 1 bage-/stegerist med PerfectClean
- 1-2 fad(e) med huller i rustfrit stål
(afhænger af model)
- 1 fad uden huller i rustfrit stål
- 1 sæt FlexiClip-udtræk med PerfectClean
(afhænger af model)
- Gavebevis til kogeøgerne
"Bagning, stegning, dampning" og "Sous-vide"

*VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE
MED MIKROBØLGER MEDFØLGER:*

- 2 fade med huller i rustfrit stål
- 1-2 fad(e) uden huller i rustfrit stål
(afhænger af model)
- 1 bage-/stegerist
- 1 glasbradepande
- Gavebevis til kogeøgerne
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"









DG 2840

40-100 °C,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137810
Pris: 11.695,00









DG 7240

40-100 °C,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137870
Pris: 14.495,00

Nem betjening	EasySensor	Special-anvendelser	–
Opvarmnings-former	5	Sikkerhed	–
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	–

Nem betjening	DirectSensor S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Op-tøning, Chokolade-smeltning m.m.
Opvarmnings-former	6	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	Miele App










DG 7440

40-100 °C, 2 LED-spots,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11137910
Pris: 18.895,00
M.-nr. Brillanthvid 11137880
Pris: 19.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11137890
Pris: 19.995,00
M.-nr. Grafitgrå 1113790
Pris: 19.995,00

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Op-tøning, Chokolade-smeltning m.m.
Opvarmnings-former	8	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning, Sous-vide	Netværk	Miele App



Damptilberedning




DGC 7440 HC PRO

45 niche, 47 l, Ovn 30-230 °C, Damp 40-100 °C
 M.-nr. CleanSteel 12090820
Pris: 25.795,00
 M.-nr. Brillanthvid 12090790
Pris: 26.795,00
 M.-nr. Obsidiansort 12090800
Pris: 26.795,00
 M.-nr. Grafitgrå 1209081
Pris: 26.795,00

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmeltning, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	–




DGC 7440 HCX PRO

Grebsfri, 45 niche, 47 l, Ovn 30-230 °C, Damp 40-100 °C
 M.-nr. Brillanthvid 12090830
Pris: 26.795,00
 M.-nr. Obsidiansort 12090840
Pris: 26.795,00
 M.-nr. Grafitgrå 1209089
Pris: 26.795,00

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor / Touch2Open	Opvarmningsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmeltning, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	–




DGC 7640 HC PRO

45 niche, 47 l, Ovn 30-230 °C, Damp 40-100 °C
 M.-nr. CleanSteel 12091030
Pris: 33.995,00
 M.-nr. Brillanthvid 12090990
Pris: 34.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 12091000
Pris: 34.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 1209102
Pris: 34.995,00

Nyhed

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmeltning, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer



DGC 7645 HC PRO

45 niche, 47 l, Ovn 30-230 °C, Damp 40-100 °C
 M.-nr. CleanSteel 12091080
Pris: 35.995,00
 M.-nr. Brillanthvid 12091040
Pris: 36.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 12091060
Pris: 36.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 1209107
Pris: 36.995,00

Nyhed

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	24
DirectWater Plus	Kræver fastvand-/afløb	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmeltning, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer

NYHED! HYDROCLEAN


Den innovative Miele HydroCleaner blødgør og fjerner effektivt rester fra overfladerne.



HydroClean



Nyhed




DGC 7840 HC PRO

45 niche, 47 l, Ovn 30-230 °C, Damp 40-100 °C
M.-nr. CleanSteel 12091480
Pris: 38.995,00
M.-nr. Brillanthvid 12091430
Pris: 39.995,00
M.-nr. Obsidiansort 12091440
Pris: 39.995,00
M.-nr. Grafitgrå 1209147
Pris: 39.995,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmelting, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatisk programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer



Nyhed



DGC 7840 HCX PRO

Grebsfri, 45 niche, 47 l, Ovn 30-230 °C, Damp 40-100 °C
M.-nr. Brillanthvid 12091670
Pris: 39.995,00
M.-nr. Obsidiansort 12091680
Pris: 39.995,00
M.-nr. Grafitgrå 1209169
Pris: 39.995,00

Nem betjening	M Touch / Touch2Open	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmelting, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatisk programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer



Nyhed



DGC 7845 HC PRO

45 niche, 47 l, Ovn 30-230 °C, Damp 40-100 °C
M.-nr. CleanSteel 12091740
Pris: 40.995,00
M.-nr. Brillanthvid 12091700
Pris: 42.295,00
M.-nr. Obsidiansort 12091710
Pris: 42.295,00
M.-nr. Grafitgrå 1209173
Pris: 42.295,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Kræver fastvand-/aflø	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmelting, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatisk programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer



Nyhed



DGC 7845 HCX PRO

Grebsfri, 45 niche, 47 l, Ovn 30-230 °C, Damp 40-100 °C
M.-nr. Brillanthvid 12091750
Pris: 42.295,00
M.-nr. Obsidiansort 12091760
Pris: 42.295,00
M.-nr. Grafitgrå 1209175
Pris: 42.295,00

Nem betjening	M Touch / Touch2Open	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Kræver fastvand-/aflø	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmelting, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatisk programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer



Trådløst stegetermometer

**DGC 7250**

60 niche, 76 l, Ovn 30-250 °C,
Damp 70-100 °C

M.-nr. CleanSteel 12090620

Pris: 17.595,00

M.-nr. Brillianthvid 12090580

Pris: 18.595,00


M.-nr. Obsidiansort 12090600

Pris: 18.595,00

M.-nr. Grafitgrå 1209060

Pris: 18.595,00

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmingsformer	12
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmeltning, Optøning m.m.
Ekstra komfort	Automatik-programmer, TasteControl, MonoSteam	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	–

**DGC 7450**

60 niche, 76 l, Ovn 30-250 °C,
Damp 70-100 °C

M.-nr. CleanSteel 11814340

Pris: 20.595,00

M.-nr. Brillianthvid 11814310

Pris: 21.695,00


M.-nr. Obsidiansort 11814320

Pris: 21.695,00

M.-nr. Grafitgrå 1181433

Pris: 21.695,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	16
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmeltning, Optøning m.m.
Ekstra komfort	Automatik-programmer, TasteControl, MonoSteam, Crisp	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	–

**DGC 7460 HC PRO**

60 niche, 67 l, Ovn 30-230 °C,
Damp 40-100 °C

M.-nr. CleanSteel 12090920

Pris: 30.945,00

M.-nr. Brillianthvid 12090890

Pris: 31.995,00


M.-nr. Obsidiansort 12090900

Pris: 31.995,00

M.-nr. Grafitgrå 1209091

Pris: 31.995,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmeltning, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	–

**DGC 7460 HCX PRO**

Grebsfri, 60 niche, 67 l, Ovn 30-230 °C,
Damp 40-100 °C

M.-nr. Brillianthvid 12090940

Pris: 31.995,00


M.-nr. Obsidiansort 12090950

Pris: 31.995,00

M.-nr. Grafitgrå 1209096

Pris: 31.995,00

Nem betjening	DirectSensor / Touch2Open	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmeltning, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	–

**DGC 7660 HC PRO**

60 niche, 67 l, Ovn 30-230 °C,
Damp 40-100 °C

M.-nr. CleanSteel 12091260

Pris: 40.795,00

M.-nr. Brillianthvid 12091150

Pris: 41.795,00


M.-nr. Obsidiansort 12091180

Pris: 41.795,00

M.-nr. Grafitgrå 1209123

Pris: 41.795,00

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmeltning, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer

**DGC 7665 HC PRO**

60 niche, 67 l, Ovn 30-230 °C,
Damp 40-100 °C

M.-nr. CleanSteel 12091420

Pris: 42.795,00

M.-nr. Brillianthvid 12091290

Pris: 43.795,00


M.-nr. Obsidiansort 12091320

Pris: 43.795,00

M.-nr. Grafitgrå 1209135

Pris: 43.795,00

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Kræver fastvand-/aflo	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmeltning, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer



DGC 7860 HC PRO

60 niche, 67 l, Ovn 30-230 °C,
Damp 40-100 °C
M.-nr. CleanSteel 12091820
Pris: 47.495,00
M.-nr. Brillianthvid 12091780
Pris: 48.495,00
M.-nr. Obsidiansort 12091800
Pris: 48.495,00
M.-nr. Grafitgrå 1209181
Pris: 48.495,00




DGC 7860 HCX PRO

Grebsfri, 60 niche, 67 l, Ovn
30-230 °C, Damp 40-100 °C
M.-nr. Brillianthvid 12091850
Pris: 48.495,00
M.-nr. Obsidiansort 12091860
Pris: 48.495,00
M.-nr. Grafitgrå 1209187
Pris: 48.495,00


Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmelting, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer

Nem betjening	M Touch / Touch2Open	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	–	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmelting, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer



DGC 7865 HC PRO

60 niche, 67 l, Ovn 30-230 °C,
Damp 40-100 °C
M.-nr. CleanSteel 12091950
Pris: 49.495,00
M.-nr. Brillianthvid 12091880
Pris: 50.595,00
M.-nr. Obsidiansort 12091910
Pris: 50.595,00
M.-nr. Grafitgrå 1209192
Pris: 50.595,00




DGC 7865 HCX PRO

Grebsfri, 60 niche, 67 l, Ovn
30-230 °C, Damp 40-100 °C
M.-nr. Brillianthvid 12091960
Pris: 50.545,00
M.-nr. Obsidiansort 12091970
Pris: 50.545,00
M.-nr. Grafitgrå 1209199
Pris: 50.545,00


Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Kræver fastvand-/aflø	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmelting, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer

Nem betjening	M Touch / Touch2Open	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Kræver fastvand-/aflø	Special-anvendelser	Kombitilberedning, Hævning af dej, Chokoladesmelting, Blanchering m.m.
Ekstra komfort	HydroClean, Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, DualSteam, Brilliant-Light, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer



**DGM 7440**


2 LED-spots, SoftOpen, 40 l,
40-100 °C
M.-nr. CleanSteel 11138050
Pris: 28.395,00
M.-nr. Brilliant 11137990
Pris: 24.495,00
M.-nr. Obsidiansort 11138000
Pris: 24.495,00
M.-nr. Grafitgrå 1113803
Pris: 24.495,00

**DGM 7640**

2 LED-spots, SoftOpen, 40 l,
40-100 °C
M.-nr. CleanSteel 11138110
Pris: 34.995,00
M.-nr. Brilliant 11138040
Pris: 35.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11138080
Pris: 35.995,00
M.-nr. Grafitgrå 1113810
Pris: 35.995,00

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmnings-former	10	Perfekt timing	Varmholdning
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, Automatik-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Nem betjening	M Touch S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmnings-former	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, MotionReact, Automatik-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

**DGM 7840**

2 LED-spots, SoftOpen, 40 l,
40-100 °C
M.-nr. CleanSteel 11138220
Pris: 41.795,00
M.-nr. Brilliant 11138160
Pris: 42.895,00
M.-nr. Obsidiansort 11138180
Pris: 42.895,00
M.-nr. Grafitgrå 1113820
Pris: 42.895,00

Nem betjening	M Touch	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmnings-former	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, MotionReact, Automatik-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele App	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W


Automatisk tilberedning af menu

MIKROBØLGEOVNE OG KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER

ALSIDIG OG TIDSBESPARENDE

Vælg en kompaktovn med mikrobølger og få to ovne i én – en konventionel ovn og en mikrobølgeovn, og udnyt mulighederne for at kombinere traditionelle opvarmningsformer med mikrobølger. Spar op til 30 % tid sammenlignet med tilberedning uden mikrobølger.

Mieles kompaktovne med mikrobølger sikrer, at selv ved tilberedning med mikrobølger tilberedes maden mere skånsomt. Du vil derfor opleve bedre resultater end ved brug af konventionelle mikrobølgeovne.

MIELE APP

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele App, og følg med i valgte programmer og resterende tid(er).

På kompaktovne med mikrobølger kan du tilpasse temperaturen eller bruge Timer-funktionen via appen.

POPCORN

EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Med **langtidsstegning** steges kødet skånsomt ved lav temperatur i lang tid. Derved begynder kødsaften at cirkulere og fordele sig jævnt helt ud i de yderste lag. Resultatet er et meget mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en specielt sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommefrites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet eller slukkes alarmen.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er MotionReact det rigtige for dig.


Med funktionerne **QuickStart** og **Popcorn** kan du blot ved ét tryk aktivere mikrobølger ved maks. effekt eller tilberede perfekte popcorn til en hyggelig aften.

NEM RENGØRING

* **PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen uden at lave ridser.


Oplev flotte, blanke stålfronter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, der er særdeles nem at rengøre.



M 6012

Fritstående mikrobølgeovn,
1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 10254470
Pris: 6.095,00




M 2234

Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. Brillanthvid 11100550
Pris: 9.395,00
M.-nr. Obsidiansort 11100560
Pris: 9.395,00


Nem betjening	EasyControl	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	17 automatik-programmer, QuickStart, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volumen ovnrum	26 l
		Produktmål (HxBxD)	305 x 520 x 422 mm

Nem betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/600/700/800 W
Komfort	15 automatik-programmer, QuickStart, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volumen ovnrum	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 595 x 312 mm



M 7240

Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11100590
Pris: 11.595,00



M 7244

Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11100630
Pris: 13.795,00
M.-nr. Brillanthvid 11100600
Pris: 14.895,00
M.-nr. Obsidiansort 11100610
Pris: 14.895,00
M.-nr. Grafitgrå 1110062
Pris: 14.895,00

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	35 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	–
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	45 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (1.500 W)
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm



Automatikprogrammer

**H 7240 BM**

Kompaktovn med mikrobølger,
43 L ovnrum, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose

M.-nr. CleanSteel 11129860

Pris: 16.695,00

M.-nr. Brillanthvid 11129830

Pris: 17.795,00


M.-nr. Obsidiansort 11129840

Pris: 17.795,00

M.-nr. Grafitgrå 1112985

Pris: 17.795,00

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmnings-former	12
Komfort	Automatik-programmer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	–
		Sikkerhed	Børnesikring
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	–

**H 7440 BM**

Kompaktovn med mikrobølger,
43 L ovnrum, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose

M.-nr. CleanSteel 11129910

Pris: 20.595,00

M.-nr. Brillanthvid 11129880

Pris: 22.295,00

M.-nr. Obsidiansort 11129890

Pris: 22.295,00

M.-nr. Grafitgrå 1112990

Pris: 22.295,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmnings-former	13
Komfort	Automatik-programmer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	–

**H 7440 BMX**

Grebsfri kompaktovn med
mikrobølger, 43 L ovnrum,
1 LED-spot, SoftOpen/
SoftClose

M.-nr. Brillanthvid 11129920

Pris: 22.295,00

M.-nr. Obsidiansort 11129930

Pris: 22.295,00

M.-nr. Grafitgrå 1112994

Pris: 22.295,00

Nem betjening	DirectSensor / Touch2Open	Opvarmnings-former	13
Komfort	Automatik-programmer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	–

**H 7640 BM**

Kompaktovn med mikrobølger,
43 L ovnrum, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose

M.-nr. CleanSteel 11129980

Pris: 24.495,00

M.-nr. Brillanthvid 11129950

Pris: 25.595,00


M.-nr. Obsidiansort 11129960

Pris: 25.595,00

M.-nr. Grafitgrå 1112997

Pris: 25.595,00

Nem betjening	M Touch S	Opvarmnings-former	18
Komfort	Automatik-programmer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer

**H 7840 BM**

Kompaktovn med mikrobølger,
43 L ovnrum, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose

M.-nr. CleanSteel 11130020

Pris: 28.895,00

M.-nr. Brillanthvid 11129990

Pris: 29.995,00

M.-nr. Obsidiansort 11130000

Pris: 29.995,00

M.-nr. Grafitgrå 1113001

Pris: 29.995,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmnings-former	18
Komfort	Automatik-programmer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer

**H 7840 BMX**

Grebsfri kompaktovn med
mikrobølger, 43 L ovnrum,
1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose

M.-nr. Brillanthvid 11130030

Pris: 29.995,00

M.-nr. Obsidiansort 11130040

Pris: 29.995,00

M.-nr. Grafitgrå 11130050

Pris: 29.995,00

Nem betjening	M Touch / Touch2Open	Opvarmnings-former	18
Komfort	Automatik-programmer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele App
		Tilbehør+	Stegetermometer

ESPRESSOMASKINER

MIELE APP

Bedj din espressomaskine fra afstand. Med Miele App kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand eller tømme afdrypningsbakken.

Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen



ÉT TRYK

Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for **DoubleShot**, og nyd en fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på **OneTouch for Two**, og nyd en drik i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med **kandefunktionen**.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Med **MotionReact** kan du interagere med din espressomaskine ved hjælp af dine bevægelser. En bevægelses-sensor på espressomaskinen registrerer, når du nærmer dig, og afhængig af indstillinger tændes lyset og displayet på espressomaskinen. Du behøver ikke trykke på on-tasten.

Forskellige situationer, forskellige behov. Vælg mellem fire performance-modes: ***ECO-mode** sikrer optimal kaffenydelse med mindst mulig energiforbrug. ***Barista-mode** er perfekt til espresso- og kaffebrygning. Mens ***Latte-mode** er til dig, der foretrækker drikke med mælk. Eller vælg ***Party-mode**, når du vil brygge mange drikke inden for kort tid.

Espressomaskiner med **DirectWater** kan tilsluttes fast vandinstallation, så du ikke skal fylde vandbeholderen manuelt.

EKSTRAORDINÆR SMAGSOPLEVEELSE

Vælg mellem et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, eller nyd en smagfuld kop te med den optimale temperatur. Uanset om du er den kræsne kaffenyder eller den krævende tedrikker, vil du kunne nyde den perfekte smagsoplevelse.

Med ***CoffeeSelect** får du tre forskellige kaffebønnebeholdere, så du kan matche forskellige typer af kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter og dermed perfektionere din kaffeoplevelse.

AromaticSystemFresh sikrer, at kafferester fra tidligere brygninger ikke blandes i din drik. Optimal smag, færre bitterstoffer og høj hygiejne.

TILPASSET DIG

På en Miele-espressomaskine kan du tilpasse alle parametre. Indstil fx forbrygning, malegrad af kaffebønner (finere/grovere), mængden af maledede kaffebønner, vandmængden og -temperaturen. Med Miele får du altid din drik, som du allerbedst kan lide den. Når du har fundet din perfekte drik, kan du gemme den under din **brugerprofil**.

Har du favoritdrikke, som du vælger igen og igen. Med **MyMiele** kan du lave en genvej til dine mest benyttede drikke. Vælg hurtigt og nemt din foretrukne drik.


NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med ***AutoDescalc** og ***AutoClean** har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.

***CupSensor** registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med **ComfortClean** kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.

FRITSTÅENDE ESPRESSOMASKINER

miele.dk – læs meget mere om Miele-espressomaskiner



CM 5310


M.-nr. Obsidiansort, 11541580

Pris: 8.595,00

M.-nr. Taybærrød, 11541590

Pris: 8.595,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønne-beholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra lydsvag
Vand-beholder	1.300 ml		
Mælke-beholder	-	Mange specialiteter	9
Netværk	-	Tilpasset dig	1 brugerprofi
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer




CM 5410

M.-nr. Obsidiansort, 11541630

Pris: 9.145,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønne-beholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra lydsvag
Vand-beholder	1.300 ml		
Mælke-beholder	-	Mange specialiteter	10
Netværk	-	Tilpasset dig	2 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer



CM 5510


M.-nr. AluSilver Metallic, 11541660

Pris: 9.695,00

M.-nr. Rosaguld PF, 11541640

Pris: 9.695,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønne-beholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra lydsvag
Vand-beholder	1.300 ml		
Mælke-beholder	-	Mange specialiteter	10
Netværk	-	Tilpasset dig	2 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer



CM 6160

M.-nr. Lotushvid 11579650

Pris: 12.395,00

M.-nr. Obsidiansort 11579660

Pris: 12.395,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønne-beholder	300 g	Ekstra komfort	BrilliantLight, TeaTimer
Vand-beholder	1.800 ml		
Mælke-beholder	Kan tilkøbes	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele App	Tilpasset dig	4 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	359x251x427 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

CM5 SILENCE

Topkvalitet – fra kaffebønner helt ned til den mindste tekniske detalje. Ekstraordinært stille og skånsomt kværner espressomaskinen kaffebønnerne, så deres smag kan udfolde sig optimalt under brygningsprocessen.

Uanset hvilken kaffespecialitet du vælger, er de ideelle parametre på Miele-espressomaskiner indstillet og perfekt tilpasset den drik, du vælger – dog kan de ændres, så de passer til din personlige smag.



**CM 6360**

M.-nr. Lotusvid/
CleanSteelMetallic 11579670

Pris: 14.645,00


M.-nr. Obsidiansort/
CleanSteelMetallic 11579700

Pris: 14.645,00

M.-nr. Obsidiansort/Bronze
PearlFinish 11579710

Pris: 14.645,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønne-beholder	300 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer
Vand-beholder	1.800 ml		
Mælke-beholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele App	Tilpasset dig	8 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	359x251x427 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

**CM 6560**

M.-nr. Obsidiansort/PearlFinish
11579730

Pris: 14.645,00


Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønne-beholder	300 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer
Vand-beholder	1.800 ml		
Mælke-beholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele App	Tilpasset dig	8 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	359x251x427 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

CM6 MILKPERFECTION

Perfekt mælkeskum til din kaffe – oplev nyheden CM6 med MilkPerfection-system.

De nye espressomaskiner sørger for perfekt mælkeskum til din kaffespecialitet.

CM6 skummer mælken særligt luftigt og fint til en lækker, cremet skum.

**CM 7350**


Aluminiumsfront
M.-nr. Brillanthvid, 11024920

Pris: 23.395,00

M.-nr. Obsidiansort, 11025070

Pris: 23.395,00


Nem betjening	C Touch	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot
Bønne-beholder	500 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor
Vand-beholder	2.200 ml		
Mælke-beholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele App	Tilpasset dig	8 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

**CM 7750**

Sort aluminiumsfront
M.-nr. Obsidiansort, 11025340


Pris: 32.795,00

Nem betjening	C Touch	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot
Bønne-beholder	210 g / 180 g / 150 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vand-beholder	2.200 ml		
Mælke-beholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele App	Tilpasset dig	10 brugerprofile
Produktmål (HxBxD)	420x311x445 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, AutoDescalc



CVA 7440

M.-nr. CleanSteel 11165880
Pris: 27.645,00
 M.-nr. Brillanthvid 11165850
Pris: 28.795,00
 M.-nr. Obsidiansort 11165860
Pris: 28.795,00
 M.-nr. Grafitgrå 1116587
Pris: 28.795,00




CVA 7445

M.-nr. CleanSteel 11165890
Pris: 29.895,00



Nem betjening	Direct-Sensor	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Convenience	Performance-modes
Bønne-beholdere	300 g / 300 g	Smags-oplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofile
Netværk	Miele App	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, ComfortClean

Nem betjening	Direct-Sensor	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	Mulighed for fast vandtilslutning	Convenience	Performance-modes
Bønne-beholdere	300 g / 300 g	Smags-oplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofile
Netværk	Miele App	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, ComfortClean



CVA 7840

M.-nr. CleanSteel 11165900
Pris: 37.245,00



CVA 7845



M.-nr. CleanSteel 11166010
Pris: 39.495,00
 M.-nr. Brillanthvid 11165960
Pris: 40.595,00
 M.-nr. Obsidiansort 11165970
Pris: 40.595,00
 M.-nr. Grafitgrå 1116599
Pris: 40.595,00

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smags-oplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofile, MyMiele
Netværk	Miele App	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	Mulighed for fast vandtilslutning	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smags-oplevelse	CupSensor, CoffeeSelect AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofile, MyMiele
Netværk	Miele App	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean



OneTouch for Two



GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER

Miele

Miele

Miele

MIELE APP

Indstil fx Gourmet-varmeskuffens temperatur eller timer-funktion via Miele App.

PRAKTISK OG NEM AT BETJENE

Mieles vakuumforseglerskuffer og Gourmet-varmeskuffer betjenes nemt og intuitivt via et touch-panel, der også er nemt at gøre rent. Derudover kan skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at fylde noget i skuffen og tage noget ud af skuffen.



PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brugt flere timer på en god middag, men den skal ikke serveres med det samme? Brug Gourmet-varmeskuffen til **varmholdning af mad**, og server maden, når det passer dig.

Server maden på en lun tallerken, eller nyd kaffen/teen i en lun kop. Gourmet-varmeskuffen kan også bruges som **service- og kopvarmer**. Miele's Gourmet-varmeskuffer kan tilsluttes Miele-espressomaskiner, så du altid har en lun kop til din drik.

EKSTRAORDINÆRE SMAGSOPLEVELSER

Miele's vakuumforseglerskuffer er perfekte til **marinering** og forberedelse til **sous-vide**. Ved vakuumpakning forstærkes marinadens smag, idet krydderurter og krydderier indvirker direkte og koncentreret på madvaren.

Alternativt kan du opnå mørt og saftigt kød ved at **langtidsstege** det ved lav temperatur i Miele's Gourmet-varmeskuffe.

UNDGÅ MADSPILD

Brug vakuumforseglerskuffen til **optimal genindpakning** af dine fødevarer, eller forlæng holdbarheden på dine madvarer ved at **opdele maden i mindre portioner**.

Med en Miele-vakuumforseglerskuffe kan du vakuumpakke dine madvarer i **genanvendelige beholdere** og derved reducere brugen af plastik.

GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER












ESW 7010
 Gourmet-varmeskuffe,
 14 cm høj, 40-85 °C
 M.-nr. Brillanthvid 11100160
Pris: 10.595,00
 M.-nr. Obsidiansort 11100190
Pris: 10.595,00
 M.-nr. Grafitgrå 1110020
Pris: 10.595,00

Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Kuverter 6 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele App
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør+	Opskrifthæfte til langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarmning af service	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk, Timer-funktion		












ESW 7020
 Gourmet-varmeskuffe,
 29 cm høj, 40-85 °C
 M.-nr. CleanSteel 11100240
Pris: 11.695,00
 M.-nr. Brillanthvid 11100210
Pris: 11.695,00
 M.-nr. Obsidiansort 11100220
Pris: 11.695,00
 M.-nr. Grafitgrå 1110023
Pris: 11.695,00

Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Kuverter 12 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele App
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør+	Opskrifthæfte til langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarmning af service	Produktmål (HxBxD)	289 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk, Timer-funktion		












ESW 7030
 Gourmet-varmeskuffe,
 32 cm høj, 40-85 °C
 M.-nr. Brillanthvid 11318150
Pris: 12.295,00
 M.-nr. Obsidiansort 11318170
Pris: 12.295,00
 M.-nr. Grafitgrå 11318180
Pris: 12.295,00

Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Kuverter 12 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele App
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør+	Opskrifthæfte til langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarmning af service	Produktmål (HxBxD)	317 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk, Timer-funktion		











EVS 7010
 Vakuumforseglereskuffe,
 14 cm høj
 M.-nr. Brillanthvid 11100390
Pris: 24.595,00
 M.-nr. Obsidiansort 11100400
Pris: 24.595,00
 M.-nr. Grafitgrå 1110041
Pris: 24.595,00

Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Optimal vakuumpakning	3 vakuumtrin, 3 svejsetrin
Madoplevelser	Forberedelse til sous-vide, marinerer	Kapacitet	8 l
Mindre madspild	Forlænget holdbarhed, portionsopdeling	Tilbehør+	50 stk. Miele-vakuumposer small, 50 stk. Miele-vakuumposer large, opskriftshæfte til sous-vide
Muligheder	Vakuumpakkes i poser eller beholder, vakuumpakning af væsker	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk		



Sous-vide



KOGEPLADER

STRESSFRI TILBEREDNING OG PERFEKTE RESULTATER

Nu behøver du ikke længere justere varmetrin eller bekymre dig om, hvorvidt maden er ved at brænde på. ***TempControl** -zonen har tre trin, der holder en konstant temperatur, som du vælger. Nyd at lave bearnaise fra bunden – i ro og mag.

CookAssist – din guide til at få mest muligt ud af din TempControl-kogeplade. Vælg mellem en lang række opskrifter, og lad den intuitive app guide dig gennem hvert trin i opskriften. Du skal ikke engang tænke på at indstille kogepladen eller minuturet – appen klarer det hele. Opnå perfekte resultater og ro i sindet.

Hold maden klar til servering med funktionen **varmholdning**. **Varmholdning Plus** er desuden velegnet til opvarmning af mad eller til smeltning af chokolade. Gaskogeplader og wokkøkken hører tæt sammen. Miele's **Dual-wokbrænder** er forsynet med to separate flammek edse og den høje ydeevne, der kræves for at opnå perfekte wokresultater.

MAKSIMAL FLEKSIBILITET

***PowerFlex**-kogezone er tre kogezone i én. Plads til to mindre gryder, en meget stor pastagryde eller et stegefad. Oplev maksimal fleksibilitet og frihed med Miele's **full surface**-kogeplader, hvor kogepladen ikke er inddelt i forudbestemte kogezone. Stil kogegrej, hvor du vil.

Nyd enestående komfort med **SilentMove**, hvor du lydløst kan flytte dit kogeg ej rundt på kogepladen.

HURTIG OG KRAFTFULD

Oplev hurtigste opvarmning med Miele's ***TwinBooster-teknologi**. Med en booster-effekt på op til 7,3 kW kan du fx lynhurtigt bringe vand i kog. Vupti, så er der mad!

CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

UNIK BRUGERKOMFORT

Hurtig og nem betjening af din kogeplade – med Miele's ***automatiske grydere registrering** stiller du blot dit kogegrej på kogepladen, så vises talrækken for den specifikke kogezone automatisk.


Med den ***intelligente grydere registrering** kan du flytte kogeg øjet til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige position følger automatisk med!

Ringer telefonen, eller kalder børnene? Tryk på **Stop&Go**, der reducerer varmeeffekten for alle tændte kogezone. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og kogepladen aktiverer automatisk det oprindeligt indstillede varmetrin for hver zone.


Spildte du? Tryk på **Lock&Wipe**, og bloker betjeningen af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som indstillet, imens kan du tørre din kogeplade af i ro og mag.

KANTER PÅ KOGEPLOADER

MONTERING – MED RAMME




Bred ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade




Smal ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade

MONTERING – UDEN RAMME



Uden ramme, planforsænket



Uden ramme, ovenpå bordplade
(afrundede kanter)

GLASKERAMISKE KOGEPLADER



KM 6520 FR

M.-nr. 10889790
Pris: 6.695,00



KM 6522 FR


M.-nr. 12060690
Pris: 9.995,00



Ramme	Bred ramme i rustfrit stål	Ekstra komfort	Stop&Go
På bordplade	•	Netværk	–
Planforsænket	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Nem betjening	EasySelect	Udskæring (BxD)	560 x 490 mm
Kogezoner	1 Vario-zone, 3 zoner		

Ramme	Bred ramme i rustfrit stål	Ekstra komfort	Stop&Go
På bordplade	•	Netværk	–
Planforsænket	–	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Nem betjening	EasySelect	Udskæring (BxD)	750 x 490 mm
Kogezoner	1 Vario-zone, 3 zoner		

GASKOGEPLADER



KM 3010

Gas på glas
M.-nr. 9265930
Pris: 9.995,00



KM 3034-1

Gas på glas
M.-nr. 10939720
Pris: 17.795,00


Ramme	Rustfrit ståltrim på for- og bagkant	Nem rengøring	Støbejernsriste kan rengøres i opvaskemaskine
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop
Planforsænket	–	Gastyper	Til naturgas ab fabrik. Sæt til bygas er vedlagt. Sæt til flaskegas købes separat.
Nem betjening	Drejknapper i metal (QuickStart)	Produktmål (BxD)	626 x 526 mm
Kogezoner	4	Udskæring (BxD)	560-600 x 490-500 mm

Ramme	Høj ramme i rustfrit stål	Nem rengøring	Støbejernsriste kan rengøres i opvaskemaskine
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop&Restart
Planforsænket	–	Gastyper	Til naturgas ab fabrik. Sæt til bygas er vedlagt. Sæt til flaskegas købes separat.
Nem betjening	Drejknapper i metal (QuickStart)	Produktmål (BxD)	806 x 526 mm
Kogezoner	1 Dual-wok, 4 zoner	Udskæring (BxD)	750-780 x 490-500 mm



INDUKTIONSKOGEPLADER, 60 CM


miele.dk – læs meget mere om Miele-kogeplader



KM 7201 FR

M.-nr. 11145070

Pris: 9.995,00




KM 7404 FX

M.-nr. 11390350

Pris: 12.795,00

Ramme	Stål, bred	Kogezoner	4 Vario
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	–	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	EasySelect	Netværk	–
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	560 x 490 mm

Ramme	–	Kogezoner	2 Vario, 2 Powerfle
På bordplade	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Comfort-Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	592 x 492 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	570 x 470 mm ³⁾




KM 7464 FR/FL

M.-nr. KM 7464 FR 11144710

Pris: 10.995,00

M.-nr. KM 7464 FL 11144720

Pris: 10.995,00



KM 7465 FR/FL

M.-nr. 11144730

Pris: 13.295,00

M.-nr. 11144740

Pris: 13.295,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	2 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	KM 7464 FR, KM 7464 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7464 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Comfort-Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7464 FR: 626x526 mm KM 7464 FL: 620x520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	560-600 x 490-500 mm ⁴⁾

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7465 FR, KM 7465 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7465 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Comfort-Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7465 FR: 626x526 mm KM 7465 FL: 620x520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾




KM 7564 FR/FL

M.-nr. KM 7564 FR 11144770

Pris: 14.395,00

M.-nr. KM 7564 FL 11144780

Pris: 14.395,00



KM 7667 FR/FL

M.-nr. KM 7667 FR 11144900

Pris: 18.895,00

M.-nr. KM 7667 FL 11144910


Pris: 18.895,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7564 FR, KM 7564 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7564 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7564 FR: 626x526 mm KM 7564 FL: 620x520 mm ¹⁾²⁾
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7667 FR, KM 7667 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7667 FL	Convenience	Intelligent gryderejstrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7667 FR: 626x526 mm KM 7667 FL: 620x520 mm ¹⁾²⁾
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾

¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7001 FL ³⁾ Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål

⁴⁾ Kun på FR modellen

**KM 7210 FR**

M.-nr. 11144680


Pris: 12.795,00**KM 7414 FX**

M.-nr. 11144700

Pris: 15.495,00

Ramme	Stål, bred	Kogezoner	3 Vario, 1 Koge-/stege
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	–	Convenience	Automatisk gryderejsering
Nem betjening	EasySelect	Netværk	–
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	750 x 490 mm


Ramme	–	Kogezoner	2 Vario, 2 Powerfle
På bordplade	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryderejsering
Nem betjening	Comfort Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Powerfle	Produktmål (BxD)	752 x 492 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	730 x 470 mm ³⁾

**KM 7474 FR/FL**

M.-nr. KM 7474 FR 11144750

Pris: 13.295,00

M.-nr. KM 7474 FL 11144760

Pris: 13.295,00**KM 7575 FR/FL**

M.-nr. KM 7575 FR 11144790

Pris: 19.945,00

M.-nr. KM 7575 FL 11144800

Pris: 19.945,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	2 PowerFlex, 2 Vario
På bordplade	KM 7474 FR, KM 7474 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7474 FL	Convenience	Automatisk gryderejsering
Nem betjening	Comfort Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7474 FR: 806x526 mm KM 7474 FL: 800x520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	6 PowerFlex
På bordplade	KM 7575 FR, KM 7575 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7575 FL	Convenience	Automatisk gryderejsering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7575 FR: 806x526 mm KM 7575 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾

**KM 7677 FR/FL**

M.-nr. KM 7677 FR 11144930

Pris: 22.745,00

M.-nr. KM 7677 FL 11144940

Pris: 22.745,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	4 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7677 FR, KM 7677 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7677 FL	Convenience	Intelligent gryderejsering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7677 FR: 806x526 mm KM 7677 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾

¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7001 FL. ³⁾ Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.



KM 7678 FR/FL

M.-nr. KM 7678 FR 11144960
Pris: 24.945,00
M.-nr. KM 7678 FL 11144980
Pris: 24.945,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	6 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7678 FR, KM 7678 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7678 FL	Convenience	Intelligent gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7678 FR: 806x526 mm KM 7678 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	—	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾



KM 7679 FR/FL

M.-nr. KM 7679 FR 11508080
Pris: 23.845,00
M.-nr. KM 7679 FL 11508090
Pris: 23.845,00


Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	KM 7679 FR, KM 7679 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7679 FL	Convenience	Automatisk gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App/CookAssist
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7679 FR: 806x526 mm KM 7679 FL: 800x520 mm ¹⁾
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	750-780x490-500 mm ³⁾



KM 7879 FL

M.-nr. 11508110
Pris: 26.995,00


Ramme	—	Kogezoner	1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App/CookAssist
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	750-780x490-500 mm ³⁾



KM 7684 FL

M.-nr. 11144820
Pris: 22.745,00

Ramme	—	Kogezoner	4 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk grydere-registrering
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	916 x 408 mm
Temp-Control	—	Udskæring (BxD)	388x896 mm ³⁾



KM 7689 FL

M.-nr. 11508100
Pris: 28.295,00

Ramme	—	Kogezoner	2 vario, 2 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk grydere-registrering
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	916 x 408 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	386-388x886-896 mm ³⁾



KM 7697 FR/FL

M.-nr. KM 7697 FR 11144990
Pris: 28.295,00
M.-nr. KM 7697 FL 11145000
Pris: 28.295,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	6 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7697 FR, KM 7697 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7697 FL	Convenience	Intelligent gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7697 FR: 942x526 mm KM 7697 FL: 936x520 mm ¹⁾
Temp-Control	—	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾

¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7001 FL. ³⁾ Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.

FULD FLEKSIBILITET

Med **PowerFlex**- og **PowerFlex Plus**-områderne kan du kombinere flere kogezone til én stor zone - til fx store gryder eller gourmetfade.

100% KONTROL

TempControl - temperaturstyring på induktionskogepladen. Vælg den ønskede temperatur, og kogepladen holder den konstante temperatur på dit kogeobjekt. Nyd roen hvad enten du smelter chokolade, laver bearnaise osv.


EN HJÆLPENDE HÅND

Er du tvivl om, hvilken temperatur du skal tilberede maden ved? Tilberedningsguiden i kogepladens **TouchDisplay** guider dig gennem forskellige opskrifter, så du får mest ud af din kogeplade med **TempControl**.

INTUITIV BETJENING

I **TouchDisplayet** kan du hurtigt og nemt vælge den ønskede varmetrin eller den ønskede temperatur på kogezoneerne.





Nyhed









KM 7594 FR/FL

KM 7594 FL kan kombineres med emhætten Levantar

M.-nr. KM 7594 FR 12198280
Pris: 23.845,00

M.-nr. KM 7594 FL 12198270
Pris: 23.845,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	4 Powerflex, 1 Vario Ø28cm
På bordplade	KM 7594 FR, Km 7594 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7594 FL	Convenience	Automatisk gryderegering, Recall funktion, Wipe-protection
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Wifi Conn@ct, Miele Ap
Høj fleksibilitet	2 PowerFlex-zoner	Produktmål (BxD)	KM 7594 FR: 942 x 526 KM 7594 FL: 936 x 520
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾



Nyhed











KM 7878-1 FL Diamond

M.-nr. 12275750
Pris: 27.795,00

Ramme	-	Kogezoner	Plads til 6 gryder/pander
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegering, Recall funktion, Wipe-protection
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Wifi Conn ct, Miele App
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾



Nyhed










KM 7897-1 FL Diamond

M.-nr. 12275760
Pris: 31.395,00

Ramme	-	Kogezoner	Plads til 6 gryder/pander
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegering, Recall funktion, Wipe-protection
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Wifi Conn@ct, Miele Ap
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Temp-Control	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾












KM 7899 FL

M.-nr. KM 7899 FL 11508120
Pris: 31.595,00

Ramme	-	Kogezoner	1 TempControl, 2 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App/CookAssist
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	936x520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	916x500 mm ³⁾












KM 7999 FR/FL

M.-nr. KM 7999 FR 11145040
Pris: 50.445,00


M.-nr. KM 7999 FL 11145060
Pris: 50.445,00

  **reddot winner 2022**

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	8 TempControl, 3 PowerFlex/ PowerFlex Plus-områder (max. 5 stk. kogegrej på kogepladen)
På bordplade	KM 7999 FR KM 7999 FL	Stressfri tilberedning	Tilberedningsguides i display, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7999 FL	Convenience	Automatisk gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	TouchDisplay	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Høj fleksibilitet	PowerFlex og PowerFlex Plus	Produktmål (BxD)	KM 7999 FR: 942x526 mm KM 7999 FL: 936x520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾

¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7001 FL. ³⁾ Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.

INDUKTIONSKOGEPLADER MED EMHÆTTE



KMDA 7476 FR/FL - PowerFlex XL og ComfortSelect Plus

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7476 FR 11790030


Pris: 33.295,00

M.-nr. KMDA 7476 FL 11790020

Pris: 33.295,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	• (se side 168-169)
På bordplade	KMDA 7476 FR, KMDA 7476 FL	Recirkulation	•
Planforsænkning	KMDA 7476 FL	Effektivitetsklasse	A (580 m³/t, Booster-trin)
Nem betjening	ComfortSelect Plus	Fedtfilt eringsklasse	A (95,1 %)
Høj fleksibilitet	PowerFlex XL	Energiklasse / ECO-motor	A++ (27,6 kWh/år) / •
Kogezoner	4 PowerFlex XL	Lydniveau	69 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Convenience	Automatisk gryderegrering, Lock&Wipe	Produktmål (BxD)	KMDA 7476 FR: 806x526 mm KMDA 7476 FL: 800x520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ¹⁾

HUSK at købe aftrækskanaler mv. separat. Se tilbehør, fladkanaler m.m. fra side 148. ¹⁾ Indvendige udskæringsmål.



KMDA 7634 FR/FL - PowerFlex og SmartSelect

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7634 FR 11491410

Pris: 33.295,00

M.-nr. KMDA 7634 FL 11491420

Pris: 33.295,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	• (se side 168-169)
På bordplade	KMDA 7634 FR, KMDA 7634 FL	Recirkulation	•
Planforsænkning	KMDA 7634 FL	Effektivitetsklasse	A (570m³/t, Booster-trin)
Nem betjening	SmartSelect	Fedtfilt eringsklasse	A (95,1 %)
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Energiklasse / ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / •
Kogezoner	4 PowerFlex	Lydniveau	69 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Convenience	Automatisk gryderegrering, Lock&Wipe	Produktmål (BxD)	KMDA 7634 FR: 806x526 mm KMDA 7634 FL: 800x520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ¹⁾

HUSK at købe aftrækskanaler mv. separat. Se tilbehør, fladkanaler m.m. fra side 168. ¹⁾ Indvendige udskæringsmål.


Induktion

+ 7 cm

+ 7 cm



KMDA 7476 FR/FL

**KMDA 7272 FR-A/FL-A – AFTRÆK**

Aftræk mulighed direkte bagud, ned langs bagvæg og ud i det fri eller til højre- venstre ført via sokkel eller bag skabe.


M.-nr. KMDA 7272 FR-A 12266260

Pris: 27.195,00

M.-nr. KMDA 7272 FL-A 12266290

Pris: 27.195,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	• (se side 170-171)
På bordplade	KMDA 7272 FR-A, KMDA 7272 FL-A	Recirkulation	–
Planforsænket	KMDA 7272 FL-A	Plug&Play	–
Nem betjening	ComfortSelect Plus	Effektivitetsklasse	A (620 m³/t, Booster-trin)
Flexzoner	-	Fedtfilt eringsklasse	A (96,8%)
Kogezoner	4 kogezoner	Energiklasse / ECO-motor	A+ / •
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Convenience	Automatisk gryderegering, Recall funktion	Nem rengøring	CleanCover, fedtfilter (kan rengøres i opvaskemaskinen)
Netværk	Con@ctivity	Produktmål (BxD)	KMDA 7272 FR-A: 806x526 KMDA 7272 FL-A: 800x520 mm
Standardsæt	DFKS-AR	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ¹⁾

**KMDA 7272 FR-U/FL-U – RECIRKULATION**

Plug&Play installation mulig med udluftning bag bagbeklædning (udluftning i sokkel 425 cm³ min højde sokkel 25mm) alternativt muligt at føre fladkanaler ned i sokkel til rist DUU 1500 (sokkel højde min 100mm)


M.-nr. KMDA 7272 FR-U 12266280

Pris: 27.195,00

M.-nr. KMDA 7272 FL-U 12266300

Pris: 27.195,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	- (se side 170-171)
På bordplade	KMDA 7272 FR-U, KMDA 7272 FL-U	Recirkulation	•
Planforsænket	KMDA 7272 FL-U	Plug&Play	• (Der medfølger adapter til bagbeklædning i skab samt Kulfilter DFK 35-P)
Nem betjening	ComfortSelect Plus	Effektivitetsklasse	A (620 m³/t, Booster-trin)
Flexzoner	-	Fedtfilt eringsklasse	A (96,8%)
Kogezoner	4 kogezoner	Energiklasse / ECO-motor	A+ / •
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Convenience	Automatisk gryderegering, Recall funktion	Nem rengøring	CleanCover, fedtfilter (kan rengøres i opvaskemaskinen)
Netværk	Con@ctivity	Produktmål (BxD)	KMDA 7272 FR-U: 806x526 KMDA 7272 FL-U: 800x520 mm
Standardsæt	DFKS-UR	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ¹⁾



KMDA 7473 FR-A/FL-A – AFTRÆK

Aftræk mulighed direkte bagud, ned langs bagvæg og ud i det fri eller til højre- venstre ført via sokkel eller bag skabe.


M.-nr. KMDA 7473 FR-A 12268440

Pris: 29.295,00

M.-nr. KMDA 7473 FL-A 12268460

Pris: 29.295,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	• (se side 170-171)
På bordplade	KMDA 7473 FR-A, KMDA 7473 FL-A	Recirkulation	-
Planforsænket	KMDA 7473 FL-A	Plug&Play	-
Nem betjening	ComfortSelect Plus	Effektivitetsklasse	A (620 m³/t, Booster-trin)
Flexzoner	2 flexzone	Fedtfilt eringsklasse	A (96,8%)
Kogezoner	4 kogezoner	Energiklasse / ECO-motor	A+ / •
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Convenience	Emfang i CleanSteel, Automatisk gryderegis- tering, Recall funktion, Wipe-protection	Nem rengøring	CleanCover, fedtfilter (kan rengøres i opvaskemaskinen), filter indikato
Netværk	Con@ctivity, Wifi Conn@ct, Miele Ap	Produktmål (BxD)	KMDA 7473 FR-A: 806x526 KMDA 7473 FL-A: 800x520 mm
Standardsæt	DFKS-AR	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ¹⁾



KMDA 7473 FR-U/FL-U – RECIRKULATION

Plug&Play installation mulig med udluftning bag bagbeklædning (udluftning i sokkel 425 cm³ min højde sokkel 25mm) alternativt muligt at føre fladkanaler ned i sokkel til rist DUU 1500 (sokkel højde min 100mm)

M.-nr. KMDA 7473 FR-U 12268450

Pris: 29.295,00

M.-nr. KMDA 7473 FL-U 12268470

Pris: 29.295,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	- (se side 170-171)
På bordplade	KMDA 7473 FR-U, KMDA 7473 FL-U	Recirkulation	•
Planforsænket	KMDA 7473 FL-U	Plug&Play	• (Der medfølger adapter til bagbeklædning i skab samt Kulfilter DFK 35-P)
Nem betjening	ComfortSelect Plus	Effektivitetsklasse	A (620 m³/t, Booster-trin)
Flexzoner	2 flexzone	Fedtfilt eringsklasse	A (96,8%)
Kogezoner	4 kogezoner	Energiklasse / ECO-motor	A+ / •
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Convenience	Emfang i CleanSteel, Automatisk gryderegis- tering, Recall funktion, Wipe-protection	Nem rengøring	CleanCover, fedtfilter (kan rengøres i opvaskemaskinen), filter indikato
Netværk	Con@ctivity, Wifi Conn@ct, Miele Ap	Produktmål (BxD)	KMDA 7473 FR-U: 806x526 KMDA 7473 FL-U: 800x520 mm
Standardsæt	DFKS-UR	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ¹⁾

HUSK at købe aftrækskanaler mv. separat. Se tilbehør, fladkanaler m.m. fra side 168. ¹⁾ Indvendige udskæringsmål.

TRYGHED MED MIELE. 15 ÅRS RESERVEDELSGARANTI

Miele er et af verdens førende premium brands.

IMMER BESSER er vores brands DNA og dybt forankret i vores 120-års historie. Det define er, hvordan vi vil fortsætte vores mission og konstant være garant for højeste kvalitet.

Vi bruger kun de bedste råmaterialer, lige som vores skrappe kvalitetskontrol sikrer, at vi altid leverer pålidelige og holdbare produkter med lang levetid. Køber du et Miele-produkt, er du altid garanteret 15 års reservedelsgaranti.

Det gælder også Miele's kogeplader, så du kan være tryk ved, at produktet altid kan repareres, og du undgår en evt. ombygning af bordplade mv.



0



Miele
INDUCTION



0 1 2 3 4 5 6 7

SMARTLINE MIX & MATCH

miele.dk – læs meget mere om Miele's SmartLine



CS 7101-1



Gaskogeplade, 1 zone
(Dual-wok-brænder),
til natur- og flaskegas
(dyser medfølger)
M.-nr. 11402780
Pris: 13.295,00

Ramme	–	Nem rengøring	Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop, FlameGuard ¹⁾
Planforsænket	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Nem betjening	Drejeknap i metal (eltænding)	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7102-1



Gaskogeplade, 2 zoner,
til natur- og flaskegas
(dyser medfølger)
M.-nr. 11402790
Pris: 12.695,00

Ramme	–	Nem rengøring	Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop, FlameGuard ¹⁾
Planforsænket	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Nem betjening	Drejeknap i metal (eltænding)	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7612 FL



Induktionskogeplade,
2 zoner, PowerFlex
M.-nr. 10693740
Pris: 13.795,00

Ramme	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Convenience	Automatisk gryderejsering Lock&Wipe
Planforsænket	•	Sikkerhed	Børnesikring
Nem betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CS 7632 FL



Teppanyaki-stegeplade,
induktion
M.-nr. 10693780
Pris: 24.295,00

Ramme	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Convenience	2 separat indstillelige områder
Planforsænket	•	Sikkerhed	Børnesikring
Nem betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²⁾



CSDA 7001 FL



Bordemfang, blæser og
tilslutningsstuds kan placeres
til højre eller venstre
M.-nr. 11402480
Pris: 15.495,00

Ramme	–	Effektivitetsklasse	A (535m ³ /t, Booster)
På bordplade/ Planforsænket	• / •	Fedtfilt eringsklasse	B (93,3 %)
Nem betjening	SmartSelect	Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •
Udluftning til det fri	•	Lydniveau	66 dB(A), trin 3
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål	Produktmål (BxD)	120 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	100 x 500 mm ²⁾



TILBEHØR

Monteringsliste til montering af fle e
SmartLine-elementer i en sektion, CSZL 7000
M.-nr. 10690630
Pris: 475,00

i Husk at købe aftrækskanaler mv. separat.
Se tilbehør, fladkanaler m.m. fra side 168

¹⁾ FlameGuard medfølger og sikrer, at gasflamme ne ikke trækkes ned i emfanget

²⁾ Ved planforsækning: Indvendige udskæringsmål

CS 7632 FL



EMHÆTTER OG EMFANG



EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING

Alle Miele's emhætter er udstyret med det yderst effektive ***10-lags metalfedtfilter**, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er af rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

***CleanCover** gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele-emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snarset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, der er nem at tørre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller **filterindikatoren** dig, når fedtfilter et og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.



ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med ★**Con@ctivity** kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten automatisk sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

MIELE APP

Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilter et, eller betjen lyset via Miele App.

DESIGN OG KVALITET

Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele-emhætten til blikfanget i dit køkken. Mens du koncentrerer dig om din kogekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring.

Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.






DA 1260

Med intern motor
M.-nr. CleanSteel 10548440
Pris: 4.695,00
M.-nr. Brillanthvid 10548430
Pris: 4.695,00

Type	Underbygnings- emhætte	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klasse	D (545 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter erings- klasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	C (92 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	125 x 598 x 500 mm



DAS 2620 (60 cm)

Med intern motor eller til
ekstern motor, SlimLine-udtræk
M.-nr. intern motor 12025060
Pris: 4.995,00
M.-nr. ekstern motor 11862380
Pris: 4.995,00

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klasse	A (555 m³/t, Boost)	Convenience	EasySwitch
Fedtfilter erings- klasse	A (95,6 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (41,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	32/436x596x272,5



DAS 2920 (90 cm)

Med intern motor eller til
ekstern motor, SlimLine-udtræk
M.-nr. intern motor 12025070
Pris: 6.145,00
M.-nr. ekstern motor 11862390
Pris: 6.145,00

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klasse	A (555 m³/t, Boost)	Convenience	EasySwitch
Fedtfilter erings- klasse	A (95,2 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (42 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	32/436x896x272,5



DAS 4620 (60 cm)

SlimLine-udtræk
M.-nr. M.-nr. 12025080
Pris: 6.595,00

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	48 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter , Aktivt kulfiltre
Effektivitets- klasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	EasySwitch, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (23,1 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	32/436x596x272,5



DAS 4920 (90 cm)

SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025110
Pris: 7.795,00

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	48 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter , Aktivt kulfiltre
Effektivitets- klasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	EasySwitch, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	A (96 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+++ (22,9 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	32/436x896x272,5



DAS 4630 (60 cm)


SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025090
Pris: 8.345,00

Type	Udtræksemhætte, obsidiansort/rustfrit stål	Lydniveau	48 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter , Aktivt kulfiltre
Effektivitets- klasse	A (720 m³/t, Boost)	Convenience	SmartControl, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A ++ (23,5 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	32/436x596x278,5

**DAS 4930 (90 cm)**

SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025120
Pris: 9.445,00

Type	Udtræksemhætte, obsidiansort / rustfrit stål	Lydniveau	48 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (720 m3/t, Boost)	Convenience	SmartControl, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	A (96 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+++ (23,4 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	32/436x896x278,5

**DAS 4640 (60 cm)**


SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025100
Pris: 9.445,00

Type	Udtræksemhætte, transperant glas	Lydniveau	48 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m3/t, Boost)	Convenience	EasySwitch, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	B (86,2 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (27,4 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	6/245x561x307

**DAS 4940 (90 cm)**



SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025130
Pris: 10.545,00

Type	Udtræksemhætte, transperant glas	Lydniveau	47 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (625 m3/t, Boost)	Convenience	EasySwitch, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	B (86,2 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (24,8 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	6/245x861x307

**DAS 8630 (60 cm)**

SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025140
Pris: 13.345,00

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål / obsidiansort	Lydniveau	47 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (810 m3/t, Boost)	Convenience	SmartControl White, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	B (88 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (27,2 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	15/245x561x307

**DAS 8930 (90 cm)**

SlimLine-udtræk
M.-nr. 12025150
Pris: 14.445,00

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	47 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (880 m3/t, Boost)	Convenience	SmartControl White, 5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	B (88,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25,2 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	15/245x861x307

**SmartControl White**





DAW 1620 Active (60 cm)

Med intern motor.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. 12159410
Pris: 6.145,00




DAW 1920 Active (90 cm)

Med intern motor.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. 12159420
Pris: 7.195,00


Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	60 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (620 m³/t)	Convenience	EasySwitch-tryktaster, LED stribe
Fedtfilter erings-klasse	B (85,2 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (49,8 kWh) / –	Produktmål (HxBxD)	50/673-1123 x 598 x 500 mm

Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	60 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (620 m³/t)	Convenience	EasySwitch-tryktaster, LED stribe
Fedtfilter erings-klasse	B (85,2 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (49,8 kWh) / –	Produktmål (HxBxD)	50/673- 1123 x 898 x 500 mm



PUR 68 W (60 cm)

Med intern motor.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. 10385270
Pris: 9.395,00




PUR 98 W (90 cm)

Med intern motor.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. 10385280
Pris: 10.495,00



Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	EasySwitch-touchtaster, LED spots
Fedtfilter erings-klasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (47 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	62/685-1135 x 598 x 500 mm

Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	EasySwitch-touchtaster, LED spots
Fedtfilter erings-klasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (50 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	62/685-1135 x 898 x 500 mm



DA 6066 W Wing (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. Brillanthvid 10138850
Pris: 10.995,00
M.-nr. Obsidiansort 10138840
Pris: 10.995,00



DA 6086 W Wing (80 cm)


Med intern motor
M.-nr. Brillanthvid 10143210
Pris: 12.195,00
M.-nr. Obsidiansort 10138860
Pris: 12.195,00

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter erings-klasse	B (92,4 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 600 x 490 mm

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter erings-klasse	B (92,4 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 800 x 490 mm

VÆGEMHÆTTER

miele.dk – læs meget mere om Miele's vægemhætter



DA 6096 W Wing (90 cm)

Med intern motor
M.-nr. Brillanthvid 9974070
Pris: 12.195,00
M.-nr. Obsidiansort 9974080
Pris: 12.195,00



DA 9091 W Screen

Med intern motor
M.-nr. 11684340
Pris: 9.895,00

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter erings-klasse	B (92,4 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 900 x 490 mm

Type	Vægemhætte, grafitgrå gla	Lydniveau	50 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (670 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter erings-klasse	B (92,8%)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm



BlackBoard



DA 9091 W Screen

Med intern motor
M.-nr. 11684330
Pris: 9.895,00

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	50 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (670 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter erings-klasse	B (92,8%)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm



DA 9298 W

Med intern motor
M.-nr. 12027540
Pris: 16.595,00

Type	Udtræksemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	44 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (915 m³/t, Boost)	Convenience	SmartControl, BlackBoard
Fedtfilter erings-klasse	C (83,7 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+++ (21,3 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 260 mm


i Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på side ne 173-184

**DA 5798 W Next Step**

Med intern motor.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. 10880420
Pris: 15.495,00



Type	Vægemhætte, glas og rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (24 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	34/660-1110 x 893 x 520 mm

**DA 4298 W Puristic Plus**


Med intern motor eller til ekstern motor.
Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
M.-nr. intern motor 10880410
Pris: 15.995,00
M.-nr. ekstern motor 11392260
Pris: 15.995,00



Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (630 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (27 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	62/685-1135 x 898 x 500 mm

**DA 6488 W Pure (80 cm)**


Med intern motor
M.-nr. 10799440
Pris: 17.195,00



Type	Vægemhætte, grafitgrå gla	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm

**DA 6488 W Pure (80 cm)**


Med intern motor
M.-nr. 10799430
Pris: 17.195,00



Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm

**DA 6498 W Pure (90 cm)**


Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799460
Pris: 17.195,00
M.-nr. ekstern motor 11392270
Pris: 17.195,00



Type	Vægemhætte, grafitgrå gla	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm

**DA 6498 W Pure (90 cm)**

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799450
Pris: 17.195,00
M.-nr. ekstern motor 11392280
Pris: 17.195,00



Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm



A⁺ 10 Filter

LED Con@ctivity 3.0

MobileControl Filter Indicator

Eco Motor

DA 7198 W Triple

Med intern motor
M.-nr. 10799480
Pris: 18.295,00

Type	Vægemhætte, grafitgrå gla	Lydniveau	60 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	B (89,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



A⁺ 10 Filter

LED Con@ctivity 3.0


MobileControl Filter Indicator

Eco Motor

DA 7198 W Triple

Med intern motor
M.-nr. 10799470
Pris: 18.295,00

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	B (89,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



A⁺ 10 Filter

LED Con@ctivity 3.0

MobileControl Filter Indicator

Eco Motor

DA 6798 W Shape

Med intern motor
M.-nr. 10880550
Pris: 23.295,00

Type	Vægemhætte, sort glas og rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	D (67,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	568 x 898 x 495 mm



A⁺ 10 Filter

LED Con@ctivity 3.0

MobileControl Filter Indicator

Eco Motor Individual

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor.
Standardskorsten medfølger
M.-nr. 10880440
Pris: 23.795,00

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas og stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm



A⁺⁺ 10 Filter

LED Con@ctivity 3.0

MobileControl Filter Indicator

Eco Motor Individual

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor.
Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
M.-nr. 10880450
Pris: 23.795,00

Type	Vægemhætte, sort glas og CleanSteel	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm



A⁺⁺ 10 Filter

LED Con@ctivity 3.0

MobileControl Filter Indicator


Eco Motor Individual

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor.
Standardskorsten medfølger
M.-nr. 10880430
Pris: 23.795,00


Type	Vægemhætte, brillanthvidt glas og stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings-klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/710-1030 x 898 x 500 mm





DA 2558 (50 cm)

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10879930
Pris: 7.795,00
M.-nr. ekstern motor 11392220
Pris: 7.795,00




DA 2578 (70 cm)

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10879940
Pris: 8.895,00
M.-nr. ekstern motor 11392230
Pris: 8.895,00


Type	Indsatsemhætte skjult ved integration	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter , Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	B (90,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	295 x 532 x 372 mm

Type	Indsatsemhætte skjult ved integration	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter , Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	B (90,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	295 x 702 x 402 mm



DA 2360 (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10548450
Pris: 7.795,00



DA 2390 (90 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10548460
Pris: 10.995,00


Type	Indsatsemhætte til overskab	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter , Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	B (94,2 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (49 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	342 x 580 x 293 mm

Type	Indsatsemhætte til overskab	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter , Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (55 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	342 x 880 x 293 mm



DA 2668 (60 cm)

Med intern motor
M.-nr. 10880040
Pris: 15.995,00



DA 2698 (90 cm)


Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880110
Pris: 20.595,00
M.-nr. ekstern motor 11392240
Pris: 20.595,00

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter , Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (585 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	A (95,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 584 x 297 mm

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter , Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	A (95,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm

i Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på side ne 173-184


INDSATSEMHÆTTER OG LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER



DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880070
Pris: 20.595,00
M.-nr. ekstern motor 11392250
Pris: 20.595,00


Type	Indsatsemhætte til overskab, Brillanthvid	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	A (95,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm



DA 2808

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880140
Pris: 22.795,00
M.-nr. ekstern motor 11392150
Pris: 22.795,00

Type	Loftsintegreret emhætte, CleanSteel	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (725 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	B (92,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm




DA 2808

Med intern motor eller
til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880180
Pris: 22.795,00
M.-nr. ekstern motor 11391950
Pris: 22.795,00

Type	Loftsintegreret emhætte, Brillanthvid	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stå
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (725 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	B (92,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm





DAD 4840 Black Levantar

M.-nr. 11997700
Pris: 23.345,00



reddot winner 2022

Type	Bordemfang, obsidiansort glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	-	Nem rengøring	10 lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Convenience	SmartControl, Touch display, LED lys
Effektivitetsklasse	A (415 m³/t boost)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Fedtfilterin - sklasse	B (87,4%)	Produktmål (HxBxD)	300x916x58 mm
Energiklasse / ECO-motor	A (41,6 kWh/år) / •		



DAD 4940 Black Levantar



M.-nr. 11997710
Pris: 23.345,00



reddot winner 2022


Type	Bordemfang, obsidiansort glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	-	Nem rengøring	10 lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Convenience	SmartControl, Touch display, LED lys
Effektivitetsklasse	A (415 m³/t boost)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Fedtfilterin - sklasse	B (87,4%)	Produktmål (HxBxD)	300x932x58 mm
Energiklasse / ECO-motor	A (41,6 kWh/år) / •		

FRITHÆNGENDE EMHÆTTER



PUR 98 D

Med intern motor.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. 10385250
Pris: 18.195,00





DA 4208 D Puristic Plus

Med intern motor
eller til ekstern motor.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. intern motor, 10880370
Pris: 27.695,00
M.-nr. ekstern motor, 11392210
Pris: 27.695,00

Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	57 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilter erings- klasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	70/690-1060 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (720 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (30 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	70/690-1060 x 898 x 598



DA 4208 V D Puristic Varia

Med intern motor,
motoriseret højdeindstilling.
Standardskorsten i
rustfrit stål medfølger
M.-nr. 10880350
Pris: 36.995,00

Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	58 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (675 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter erings- klasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (31 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	70/755-1045 x 898 x 598 mm




FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

miele.dk – læs meget mere om Miele's frithængende emhætter



DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor.
Standardskorsten
medfølger
M.-nr. 10880470
Pris: 34.895,00



DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor.
Standardskorsten
medfølger
M.-nr. 10880480
Pris: 34.895,00

Type	Frithængende, obsidiansort glas og stål	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter eringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, sort glas og CleanSteel	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter eringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm



DA 6698 D Puristic Edition 6000

Med intern motor.
Standardskorsten
medfølger
M.-nr. 10880460
Pris: 34.895,00



DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Med intern motor,
ledning i wires.
M.-nr. 11214420
Pris: 39.895,00



Type	Frithængende, brillanthvidt glas og stål	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter eringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	85/705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, brillanthvidt	Lydniveau	65 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	–	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (615 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilter eringsklasse	B (90,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App
Energiklasse / ECO-motor	A (28 kWh/år) / •	Produktmål	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø700 mm



DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

i Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på side ne 173-184



DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Med intern motor, ledning i wires, HumidityBalance, MyAmbientLight, Ambient-Fragrance, emhættens vinger breder automatisk ud, når emhætten er i brug
M.-nr. intern motor 11408960
Pris: 56.995,00

Type	Frithængende, Brillanthvid	Lydniveau	66 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	-	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A+ (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele App*
Energiklasse / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø500 mm

* Betjenes via Miele App eller Con@ctivity
(dog findes taster til tænd/sluk og valg af e fekttrin bag fedtfilter - hvis netværksforbindelsen fejler)

*** FINDES KUN HOS MIELE**

* HUMIDITYBALANCE

Opnå et optimalt og sundt indeklima med ***HumidityBalance** – affugtningsfilte et absorberer fugten i luftstrømmen og affugter luften, inden luften sendes tilbage i køkkenet.

Den intelligente sensor måler konstant luftfugtigheden i rummet. Er luftfugtigheden under det anbefalede niveau, frigiver emhætten den nødvendige mængde fugt fra affugtningsfilte et ud i køkkenet.

MYAMBIENTLIGHT

Vælg mellem 6 forskellige farver lys i Miele App, eller brug lysdæmperfunktionen i appen.

* AMBIENTFRAGRANCE

Indsæt duftflakonen Summergarden, og nyd altid at have en dejlig duft i køkkenet.

INTEGREREBARE KØLESKABE, FRYSESKABE OG KØLE-/FRYSESKABE

TØR CLEANSTEEL-BAGVÆG

Udvalgte modeller er designet med en særlig Tør CleanSteel-bagvæg. Udover at understøtte optimal køledistribution afhjælper den kondensdannelse på bagvæggen, så du undgår, at de bagerste emballagepakker bliver våde eller fryser til bagvæggen. Derudover er CleanSteel betydeligt mindre modtagelig over for fingeraffalt.

HØJESTE KOMFORT

Nyd den højeste komfort med **FlexiTray**-glashylden, der nemt kan drejes, så du har komfortabel adgang til alle dine madvarer – også dem der står bagerst. Slut med at flytte noget til siden for at komme til maden bagved.

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.



MINDRE MADSPILD

Ligesom i supermarkedet udsender køleskabe med **PerfectFresh Active** en lille smule fugt i den øverste grøntsagsskuffe. Med den smarte funktion kan du undgå madspild og holde dine madvarer friske op til 5 gange længere end normalt.

PerfectFresh-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De elegante **PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

DailyFresh - giver dig mulighed for at justere fugtigheden i grøntskuffen for længere holdbarhed på frugt og grøntsager.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

PERFEKT BELYSNING

Altid perfekt belysning i hele skabet med nyheden * **FlexiLight 2.0**. Tynde LED-lysbånd på forkanten af hylderne giver et godt lys gennem glashylderne, uden at blænde dig. Hylderne og dermed lyset kan nemt flyttes op eller ned.

ICEMAKER & MYICE

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske **IceMaker** kan producere op til 100 isterninger om dagen. Via tilslutningen til den faste vandinstallation producerer maskinen kontinuerligt isterninger, indtil beholderen er fyldt.

Med den integrerede vandbeholder skal du ikke bruge en tilslutning til fast vandinstallation. Dermed kan du opstille dit køle-/fryseskab, lige hvor du ønsker det uden at skulle undvære komforten ved en automatisk icemaker.

SOFTCLOSE / SELF CLOSE

Denne praktiske dør-dæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. PerfectFresh-skufferne er udstyret med udtræk og dæmpet selvlukning. De kan trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk. Skufferne glider ekstra stille og yderst let. Denne høje betjeningskomfort giver dig en meget bekvem adgang til dine opbevarede madvarer.

MIELE APP

På modeller med **Miele App** kan du nemt tjekke køleskabet fra afstand. Eksempelvis kan du via appen justere temperaturen eller modtage påmindelser om at lukke døren eller skifte filte et.

INTEGRERBARE KØLESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



K 5122 Ui

M.-nr. 9043030
Pris: 10.945,00



K 5124 UiF

M.-nr. 11749610
Pris: 11.495,00

Type	Integrerbart køleskab til underbyg	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	Drejeknap	Miele App	Nej
Komfort	ComfortClean, 3 hylder, 1 grøntsagsskuffe LED-belysning	Volumen køle- og svalerum	137 l
		Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	114 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	820 x 598 x 548 mm

Type	Integrerbart køleskab til underbyg	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	Drejeknap	Miele App	Nej
Komfort	ComfortClean, 2 hylder, 1 grøntsagsskuffe, integreret fryseboks LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	15 l / 108 l
		Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	176 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	820 x 600 x 550 mm



K 7115 E

M.-nr. 12269500
Pris: 6.995,00



K 7116 E

M.-nr. 12269510
Pris: 6.995,00

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele App	Nej
Komfort	Superkøl, LED-belysning, 3 hylder, 1 grøntsagsskuffe	Volumen køle- og svalerum	136 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	92 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	880 x 558 x 545 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele App	Nej
Komfort	Superkøl, LED-belysning, 2 hylder, 1 grøntsagsskuffe, Integreret fryseboks	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	15 l / 104 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	144 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	880 x 558 x 545 mm



K 31252 Ui

M.-nr. 10799650
Pris: 14.245,00

Type	Integrerbart køleskab til underbyg	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic	Miele App	Nej
Komfort	ComfortClean, Superkøl, LED-belysning	Volumen køle- og svalerum	132 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	114 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	820 x 600 x 550 mm

INTEGRERBARE KØLESKABE



K 7315 E
M.-nr. 12270220
Pris: 8.695,00

35 dB
LED



K 7433 E
M.-nr. 11641270
Pris: 12.595,00

35 dB
ComfortSize
DailyFresh
LED

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele App	Nej
Komfort	Superkøl, LED-belysning, 5 hylder, 1 grøntsagsskuffe, flaskehylde i krommetal	Volumen køle- og svalerum	204 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	101 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.220 x 558 x 545 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool- ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen køle- og svalerum	236 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	106 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.397 x 560 x 550 mm



K 7733 E
M.-nr. 11641400
Pris: 13.145,00

35 dB
ComfortSize
DailyFresh
LED



K 7734 F
M.-nr. 11641440
Pris: 13.145,00

37 dB
ComfortSize
DailyFresh
LED

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool- ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen køle- og svalerum	309 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	114 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool- ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, Integreret fryseboks	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	27 l / 259 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	214 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772 x 559 x 550 mm

INTEGRERBARE KØLESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



K 7743 E
M.-nr. 11641550
Pris: 16.445,00

- 31 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Pro
- LED



K 7763 E
M.-nr. 11641410
Pris: 20.845,00

- 35 dB
- ComfortSize
- DailyFresh
- SoftClose

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, Kondensfri bagvæg	Volumen køle- og svalerum	294 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	156 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight, SoftClose	Volumen køle- og svalerum	311 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	115 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



K 7773 D
M.-nr. 11641830
Pris: 25.245,00

- 32 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- FlexiLight 2.0
- SoftClose



K 7793 C
M.-nr. 11641840
Pris: 26.345,00

- 32 dB
- ComfortSize
- PerfectFresh Active
- FlexiLight 2.0
- SoftClose

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, SoftClose, Kondensfri bagvæg - CleanSteel	Volumen køle- og svalerum	296 l
		Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	125 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, Kondensfri bagvæg - CleanSteel	Volumen køle- og svalerum	296 l
		Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	99,9 kWh/år / C
		Nichemål HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm

INTEGRERBARE KØLE-/FRYSESKABE



KD 7713 E
M.-nr. 11990720
Pris: 10.945,00



KDN 7713 E
M.-nr. 11990790
Pris: 11.995,00

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Betjening	TouchControl	Miele App	–
Komfort	DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, ComfortFrost	Volumen frys / Volumen køle -og svalerum	84 l / 183 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	229 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 558 x 545 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Betjening	TouchControl	Miele App	–
Komfort	DailyFresh, ExtraCool, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys / Volumen køle -og svalerum	76 l / 184 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	234 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



DailyFresh / DailyFresh ExtraCool



KF 7731 E

M.-nr. 11641980

Pris: 14.245,00



KFN 7733 F

M. nr. 11642000

Pris: 15.345,00

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen frys/Volumen køle- og svalerum	54 l / 212 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	199 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.770 x 550 x 540 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	284 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm



KFN 7734 F

M.-nr. 11642180

Pris: 14.245,00

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	284 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



NoFrost

PerfectFresh Active





A

D

KFN 7734 D

M.-nr. 11642200

Pris: 16.445,00

34 dB

DailyFresh

NoFrost

LED



A

D

KF 7742 D

M.-nr. 11642240

Pris: 16.445,00

34 dB

ComfortSize

PerfectFresh Pro

ComfortFrost

LED

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	181 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, SuperFrost, ComfortSize, LED-belysning, Kondensfri bagvæg	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	54 l / 201 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	182 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



A

E

KFN 7744 E

M.-nr. 11642660

Pris: 18.645,00

35 dB

ComfortSize

PerfectFresh Pro

NoFrost

LED

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost, Kondensfri bagvæg	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 174 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	259 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



INTEGRERBARE KØLE-/FRYSESKABE



A

D

KFN 7764 D

M. nr. 11642220

Pris: 24.145,00

34 dB

ComfortSize

DailyFresh

NoFrost

FlexiLight 2.0

SoftClose



A

D

KFN 7774 D

M.-nr. 11642670

Pris: 26.345,00

34 dB

ComfortSize

PerfectFresh Active

NoFrost

FlexiLight 2.0

SoftClose

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 184 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	181 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 175 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	207 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

PERFECTFRESH ACTIVE

PerfectFresh Active holder dine madvarer friske!
En fin vandtåge sprøjtes ned i skuffen, så dine ma-
varer fugtes skånsomt. Og luftfugtigheden er altid
optimal - uanset hvor meget, der er i køleskabet.

Lær mere om
PerfectFresh Active

INTEGRERBARE KØLE-/FRYSESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



KFN 7785 D

M.-nr. 11642230

Pris: 29.095,00



KFN 7795 D

M.-nr. 11642680

Pris: 29.645,00



Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, *MyIce, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	71 l / 184 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	183 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

*MyIce beholder til vandpåfyldning

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, Flexi-Board, FlexiLight 2.0, *IceMaker, NoFrost, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	71 l / 175 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	208 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning

FLEXILIGHT 2.0

FlexiLight 2.0 imponerer med et moderne design og er særdeles energibesparende.

For det bedste overblik over dine madvarer - helt blændfrit.

Lær mere om
FlexiLight 2.0



Kondensfri bagvæg – CleanSteel

INTEGRERBARE FRYSESKABE



F 31202 Ui

M.-nr. 10799920
Pris: 12.595,00


Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic	Miele App	Nej
Komfort	ComfortClean, ComfortFrost, SuperFrost, 3 skuffer, Akustisk og optisk temperaturalarm, Akustisk døralarm	Volumen frys	95 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	168 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	820x600x560 mm



FNS 7140 E

M.-nr. M.-nr. 11643190
Pris: 15.345,00


Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, LED-belysning, Mulighed for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Volumen frys	87 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	192 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	872 x 559 x 544 mm



FNS 7470 D

M.-nr. 11643210
Pris: 20.845,00

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, LED-belysning, Mulighed for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Volumen frys	156 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	173 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.395 x 559 x 554 mm



FNS 7770 E

M.-nr. 11643220
Pris: 21.945,00

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, LED-belysning, Mulighed for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Volumen frys	213 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	237 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm



FNS 7794 E

M.-nr. 11643230
Pris: 26.895,00

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele App	•
Komfort	NoFrost, SuperFrost, SoftClose, *IceMaker, LED-belysning, Mulighed for Side-by-side, Optisk/akustisk alarm	Volumen frys	213 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	237 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.770 x 559 x 544 mm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning

FRITSTÅENDE KØLESKABE OG FRYSESKABE

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

***PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante ***PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne gør det muligt at opbevare store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

EASYOPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske dør-dæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dør-greb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.

TOUCH-STYRING

Miele's **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.



TOUCH-STYRING

Mieles **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal indvendig belysning af produktet. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Mieles nye LED-glasyldbelysning, ***FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt

ACTIVE AIRCLEAN-KULFILTER

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Miele-Active AirClean-filte. Filtret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filtret er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til brug med det samme.

FRITSTÅENDE KØLESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



A

F

37 dB

K 12010 S-2
M.-nr. 7750420
Pris: 4.845,00

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	Fast greb
Farve	Hvid	Miele App	Nej
Betjening	Drejeknap	Volumen køle- og svalerum	149 l
Komfort	ComfortClean, Halogen-belysning	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	116 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	85 x 55 x 61 cm



EasyOpen



A

E

38 dB

KS 4383E
M.-nr. Hvid, 11949440
Pris: 9.395,00
M.-nr. Stål, 11949460
Pris: 9.895,00

DailyFresh

DynaCool

LED

SensorTouch

Nyhed

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyHandle
Farve	Hvid eller Stål look	Miele App	Nej
Betjening	SensorTouch	Volumen køle- og svalerum	399 l
Komfort	DailyFresh, DynaCool-ventilation, ComfortClean, XL interior, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl, Side-by-side, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	38 dBA / C
		Årligt forbrug	122,6 kWh/år/ E
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



A

E

36 dB

KS 4783E
M.-nr. Hvid, 11949540
Pris: 10.445,00
M.-nr. Stål, 11949550
Pris: 11.495,00
M.-nr. SortStål, 12303520
Pris: 11.995,00

DailyFresh

DynaCool

LED

SensorTouch

FlexiBoard

Nyhed

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid, CleanSteel eller SortStål	Miele App	Ja
Betjening	SensorTouch	Volumen køle- og svalerum	399 l
Komfort	DailyFresh, DynaCool-ventilation, ComfortClean, XL interior, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl, SoftClose, FlexiBoard, Side-by-side, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	36 dBA / C
		Årligt forbrug	122,6 kWh/år/ E
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm



A

D

35 dB

KS 4885D
M.-nr. 11949800
Pris: 16.695,00

PerfectFresh Pro

DynaCool

LED

FreshTouch

FlexiBoard

Nyhed

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	CleanSteel	Miele App	Ja
Betjening	FreshTouch	Volumen køle- og svalerum	386 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DynaCool-ventilation, ComfortClean, XL interior, VarioRoom, FlexiLight 2.0, Fan lighting, Superkøl, SoftClose, SelfClose, FlexiBoard, Side-by-side, Akustisk og optisk døralarm, Kondensfri bagvæg – CleanSteel	Lydniveau	35 dBA / B
		Årligt forbrug	134,3 kWh/år/ D
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm

FRITSTÅENDE FRYSESKABE

**FNS 4382E**

M.-nr. Hvid, 11953050

Pris: 9.895,00

M.-nr. Stål, 11953070

Pris: 10.445,00

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	EasyHandle
Farve	Hvid eller Stål look	Miele App	Nej
Betjening	SensorTouch	Volumen fryserum	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean Side-by-side, Optisk og akustisk alarm	Lydniveau	38 dBA / C
		Årligt forbrug	247,8 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm

**FNS 4782E**


M.-nr. Hvid, 11953210

Pris: 11.495,00

M.-nr. Stål, 11953240

Pris: 12.545,00

M.-nr. SortStål, 12303630

Pris: 12.995,00**FNS 4882D**

M.-nr. 11953930

Pris: 16.695,00

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid, CleanSteel eller SortStål	Miele App	Ja
Betjening	SensorTouch	Volumen fryserum	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean, SoftClose, Side-by-side, Optisk og akustisk alarm	Lydniveau	38 dBA / C
		Årligt forbrug	247,8 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	CleanSteel	Miele App	Ja
Betjening	FreshTouch	Volumen fryserum	278 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, ComfortClean, SoftClose, LED-belysning Side-by-side, Optisk og akustisk alarm	Lydniveau	35 dBA / B
		Årligt forbrug	198,3 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1850 x 600 x 675 mm

FRITSTÅENDE KØLE-/ FRYSESKABE

TOUCH-STYRING

Mieles **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

NYHED! FREEZE&COOL

Freeze&Cool skuffen er fleksibel, den kan bruges som enten frys eller køle sektion. Dette sikrer optimal opbevaring af forskellige typer fødevarer.



PERFECTFRESH, PERFECTFRESH PRO OG PERFECTFRESH ACTIVE

* **PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante ***PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid. ***PerfectFresh Active** sikrer optimale betingelser for opbevaring i dit køleskab. Hvert 90. min. og med hver åbning af døren sprøjtes en fin vandtåge ned i skuffen. Fyld blot den lille vandbeholder, og dit Miele-køleskab gør resten.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal indvendig belysning af produktet. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Miele's nye LED-glashyldebelysning, ***FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

UNIKT DESIGN MED MIELES BLACKBOARD EDITION, CLEANSTEEL, BRILLANTHVID, SORTSTÅL ELLER GRAFITGRÅ

Med Miele's **BlackBoard Edition** kan du og din familie kommunikere sammen med almindelig kridt på dørens glas - ligesom på en tavle. Døren vaskes hurtigt og nemt ren igen med en fugtig klud, og der kan tegnes på ny - til glæde for alle. Miele's køle-/fryseskabe fås også med **CleanSteel**-overflade, som er nem at holde uden brug af specielle rengøringsmidler.

*CLICK2OPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske døråbningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes i. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stållook afhængig af model.

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



Nyhed



KD 4052E

M.-nr.: 11980290
Pris: 6.245,00



Nyhed



KD 4072E


M.-nr. Hvid, 11980270
Pris: 6.045,00
M.-nr. Stål look, 11980280
Pris: 6.545,00

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen kort
Farve	Stål look	Miele App	Nej
Betjening	EasyControl	Volumen frys/køle- og svalerum	94 l / 195 l
Komfort	DailyFresh, DyplexCool, ComfortFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	228 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1760 x 600 x 650 mm

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen kort
Farve	Hvid eller Stål look	Miele App	Nej
Betjening	EasyControl	Volumen frys/køle- og svalerum	94 l / 214 l
Komfort	DailyFresh, DyplexCool, ComfortFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	233 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1860 x 600 x 650 mm



Nyhed



KDN 4074E

M.-nr. Hvid, 11980340
Pris: 6.745,00
M.-nr. Stål look, 11980330
Pris: 7.295,00



Nyhed



KF 4392C

M.-nr. Hvid, 11980170
Pris: 8.845,00
M.-nr. Stål look, 11980190
Pris: 9.395,00


Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen lang
Farve	Hvid eller Stål look	Miele App	Nej
Betjening	EasyControl	Volumen frys/køle- og svalerum	89 l / 216 l
Komfort	DailyFresh, VeggieBox, DyplexCool, NoFrost, LED-belysning, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	239 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1860 x 600 x 650 mm

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen kort
Farve	Hvid eller Stål look	Miele App	Nej
Betjening	TouchControl	Volumen frys/køle- og svalerum	94 l / 249 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DyplexCool, DynaCool, ComfortFrost, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	149 kWh/år / C
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 650 mm

FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE



Nyhed



KFN 4374E

M.-nr. Hvid, 11980150
Pris: 8.345,00
 M.-nr. Stål look, 11980160
Pris: 8.845,00



Nyhed



KFN 4394E

M.-nr. Hvid, 11979530
Pris: 8.845,00
 M.-nr. Stål look, 11979910
Pris: 9.395,00

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen lang
Farve	Hvid eller Stål look	Miele App	Nej
Betjening	EasyControl	Volumen frys/køle- og svalerum	89 l / 237 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DynaCool, NoFrost, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	238 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1860 x 600 x 650 mm

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen lang
Farve	Hvid eller Stål look	Miele App	Nej
Betjening	EasyControl	Volumen frys/køle- og svalerum	89 l / 279 l
Komfort	DailyFresh ExtraCool, DynaCool, NoFrost, Eco mode, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	238 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	2030 x 600 x 660 mm



Nyhed



KFN 4393D

M.-nr. Hvid, 12335990
Pris: 10.895,00
 M.-nr. Stål look, 12335980
Pris: 11.395,00

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen
Farve	Hvid eller Stål look	Miele App	Nej
Betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	132 l / 227 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	210 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm



DailyFresh

FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



C

KFN 4395C

M.-nr. Hvid,
12336010
Pris: 10.895,00

M.-nr. Stål look,
12336000
Pris: 11.395,00

DailyFresh

NoFrost

SensorTouch

LED



C

KFN 4795C

M.-nr. Hvid,
12335920
Pris: 12.995,00

M.-nr. CleanSteel,
12335910
Pris: 13.995,00

M.-nr. SortStål,
12335900
Pris: 14.495,00

M.-nr. BlackBoard,
12335890
Pris: 15.495,00

DailyFresh

NoFrost

SensorTouch

FlexiBoard

MobileControl

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret SideOpen
Farve	Hvid eller Stål look	Miele App	Nej
Betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	103 l / 268 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	162 kWh/ år / C
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm


Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen BlackBoard har Click2Open
Farve	Hvid, CleanSteel, Sort-Stål eller BlackBoard	Miele App	Ja
Betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	103 l / 270 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	129 kWh/år / B
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

FLEXIBOARD

FlexiBoard er en delt glashylde. Den forreste del af glashylden kan nemt skydes ind under den bagerste del.




FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE


KFN 4795B

M.-nr. CleanSteel,
12336130

Pris: 15.895,00

M.-nr. SortStål,
12336140

Pris: 16.395,00

KFN 4797C

M.-nr. Hvid,
12335970

Pris: 13.495,00

M.-nr. CleanSteel,
12335930

Pris: 14.495,00

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen BlackBoard har Click2Open
Farve	Hvid, CleanSteel, Sort- Stål eller BlackBoard	Miele App	Ja
Betjening	SensorTouch	Volumen frys/ køle- og svalerum	103 l / 270 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	162 kWh/år / C
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele App	Ja
Betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm, Kondensfri bagvæg - hvid	Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	180 kWh/ år / C
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm


KFN 4799D

M.-nr. CleanSteel,
11951450

Pris: 17.245,00

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele App	Ja
Betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	104 l / 270 l
Komfort	DailyFresh, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, Mylce*, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	203,3 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm


Mylce

*Mylce beholder til vandpåfyldning

FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE


NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



KFN 4797A

M.-nr. CleanSteel,
12178640

Pris: 18.795,00



KFN 4898A

M.-nr. SortStål,
12157010

Pris: 28.195,00

M.-nr. Hvid,
12156960

Pris: 28.195,00

M.-nr. Grafitgrå
12156970

Pris: 28.195,00

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	CleanSteel	Miele App	Ja
Betjening	SensorTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Pro, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, LED-belysning, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm, Kondensfri bagvæg - hvid	Lydniveau	33 db(A) / B
		Årligt forbrug	115 kWh/år / A
		Nichemål HxBxD	2010 x 600 x 675 mm

Type	Køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid, CleanSteel, Sort-Stål eller Grafitgrå	Miele App	Ja
Betjening	FreshTouch	Volumen frys/køle- og svalerum	103 l / 259 l
Komfort	PerfectFresh Active, Freeze&Cool, DuplexCool, DynaCool, NoFrost, FlexiBoard, ComfortClean, SoftClose, VarioRoom, FlexiLight 2.0, Superkøl/-frost, Akustisk og optisk døralarm, Kondensfri bagvæg - CleanSteel	Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	115 kWh/år / A
		Nichemål HxBxD	Hvid / GrafitGrå 2010 x 600 x 682 mm SortStål: 2010 x 600 x 675 mm

NYHED! FREEZE&COOL

Freeze&Cool skuffen er fleksibel, den kan bruges som enten frys eller køle sektion. Dette sikrer optimal opbevaring af forskellige typer fødevarer.



Freeze&Cool



VINKØLESKABE

PUSH2OPEN

Døren med **Push2Open**-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsfrie køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant.



DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres villkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

TEMPERATURZONER MED INDSTILLING

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op til tre individuelt regulerbare temperaturzoner. Herved kan du opbevare op til tre forskellige vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne, ved en perfekt temperatur.

TOUCH-STYRING

Sikker opbevaring af alle flaskestør elser. Miele's fleksible flaskehylder sørger for stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme kan skydes til siderne i en håndvending og sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse. Herved lagres din vin roligt og altid i den optimale position.

Miele's Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

* FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker opbevaring af alle flaskestør elser. De **indstillelige flaskehylder** sikrer, at flaskerne ligger perfekt. De enkelte lameller i hylderne kan nemt flyttes og de medtilpasses alle flaskeformer. Din vin opbevares i en optimal position. Miele's **NoteBoard** på forkanten af alle hylder, giver muligheden for at notere f.eks. vintype, producent og årgang og giver et hurtigt overblik.

ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra. Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret. Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

* SOMMELIERSET

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden.

Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen fra et koldt glas, og opnå altid den perfekte temperering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.



KWT 7112 iG ed/cs KWT 7112 iG obsw KWT 7112 iG grgr


CleanSteel,
M.-nr. 11186560
Pris: 25.295,00
Obsidiansort,
M.-nr. 11186580
Pris: 25.845,00
Grafitgrå,
M.-nr. 11186570
Pris: 25.845,00

Type	Vinkøleskab til indbygning	Betjening	Touchdisplay
Farve	CleanSteel, Obsidiansort, Grafitgrå	Miele App	Ja, kræver installation af Miele Service
Antal hylde-udtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	18
Komfort	1 temp.zone, Active AirClean, kulfilte, LED belysning, DynaCool, SoftClose, Push2Open, Optisk og akustisk alarm, Miele App	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	116 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	465x557x571 mm / Nichemål: 450-452x560-568 mm



KWT 6321 UG

M.-nr. 9764980
Pris: 25.845,00




KWT 6312 UGS

M.-nr. 9764970
Pris: 29.595,00

Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	ComfortControl-betjening m. display
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele App	Nej
Antal hylde-udtræk	3	Antal standard-vinflaske	34
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, kulfilte, LED-belysning, DynaCool	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	142 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm

Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele App	Ja, kræver installation af Miele Service
Antal hylde-udtræk	3 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	46
Komfort	1 temp.zone, Active AirClean kulfilte, LED-belysning, DynaCool, Push2Open, Sommerliersæt, SoftClose	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	135 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm



KWT 6322 UG

M.-nr. 9138040
Pris: 32.295,00



KWT 6422 i

M.-nr. 10792890
Pris: 28.545,00

Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	Touchdisplay
Farve:	Front i obsidiansort glas	Miele App	Ja, kræver installation af Miele Service
Antal hylde-udtræk	3 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	34
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean kulfilte, LED-belysning, DynaCool, Push2Open	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	146 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm

Type	Integrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Obsidiansort	Miele App	Ja, kræver ekstra-udstyr, XKS 3130 W
Antal hylde-udtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	30
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, 3D hylde, SoftClose, Døralarm	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	150 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	872x557x550 mm / Nichemål: 874x560x550 mm

INTEGRERBARE OG FRITSTÅENDE VINKØLESKABE









KWT 6422 iG obsw
KWT 6422 iG grgr

KWT 6422 iG obsw,
M.-nr. 10737480
Pris: 31.195,00
KKWT 6422 iG grgr,
M.-nr. 11687190
Pris: 31.195,00

Type	Fuldintegrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Obsidiansort, Grafitgr	Miele App	Ja, kræver ekstra-udstyr, XKS 3130 W
Antal hylde-udtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	33
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, SoftClose, Døralarm, 3D hylde	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	151 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	909x595x572 mm / Nichemål: 874x560x550 mm










KWT 6722 iS

M.-nr. 10792900
Pris: 44.545,00

Type	Fuldintegrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front m. glas	Miele App	Ja, kræver ekstra-udstyr, XKS 3130 W
Antal hylder	8 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	80
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, Sommerliersæt SoftClose, Døralarm	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	176 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1769x557x541 mm / Nichemål: 1772x560x550 mm











KWT 6722 iGS obsw

M.-nr. 10737540
Pris: 46.695,00

Type	Integrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele App	Ja, kræver ekstra-udstyr, XKS 3130 W
Antal hylder	8 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	83
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, 3D hylde LED-belysning, DynaCool, Push2Open Sommerliersæt, SoftClose, Døralarm	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	178 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1769x557x560 mm / Nichemål: 1772x560x550 mm








KWT 6833 SG

M.-nr. 10409080
Pris: 48.845,00

Type	Fritstående vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele App	Ja, kræver ekstra-udstyr, XKM 3100 W
Antal hylder	10 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	178
Komfort	3 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp.alarm	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	206 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1920x700x746 mm










KWT 6834 SGS

M.-nr. 10409090
Pris: 54.245,00


Type	Fritstående vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele App	Ja, kræver ekstra-udstyr, XKS 3100 W
Antal hylder	10 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflaske	178
Komfort	3 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, Sommerliersæt, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp.alarm	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	206 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1920x700x746 mm





MasterCool køleskab K 2802 Vi R

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format
M.nr. 11530710
Pris: 80.795,00



MasterCool køleskab K 2902 Vi R

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format
M.nr. 11530720
Pris: 86.195,00

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkøl, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen køle- og svalerum	467 l
		Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	166 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkøl, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen køle- og svalerum	579 l
		Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	182 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm



MasterFresh



DuplexCool Pro

LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCOOL-KØLESKABE PÅ **MIELE.DK/MASTERCOOL**



MasterCool fryseskab F 2412 Vi L

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format, Side-by-side kræver ekstraudstyr – kontakt Miele Reservedele M.-nr. 11530760
Pris: 74.295,00

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, *IceMaker, Brilliant Light, Superfrost, Side-by-side, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys	240 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	308 kWh/år / F
		Mål HxBxD	212,5x45,1x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning



MasterCool fryseskab F 2672 Vi L

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format, Side-by-side kræver ekstraudstyr – kontakt Miele Reservedele M.-nr. 11530780
Pris: 86.695,00

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, Ice-/WaterDispenser, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys	304 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	337 kWh/år / F
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm

*WaterDispenser kræver fast vandtilslutning



MasterCool fryseskab F 2812 V L

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format, Side-by-side kræver ekstraudstyr – kontakt Miele Reservedele M.-nr. 11530770
Pris: 85.095,00

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele App	Ja
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, *IceMaker, Brilliant Light, Superfrost, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys	445 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	401 kWh/år / F
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning



IceMaker

LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCOOL-FRYSESKABE
PÅ **MIELE.DK/MASTERCOOL**



MasterCool køle-/fryseskab KF 2802 Vi R

Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 11530730
Pris: 88.295,00



MasterCool køle-/fryseskab KF 2902 Vi R

Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 11530740
Pris: 94.195,00

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	136 l / 316 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	295 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	166 l / 389 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	326 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCOOL-KØLE-/FRYSESKABE
PÅ **MIELE.DK/MASTERCOOL**



MasterCool køle-/fryseskab KF 2982 Vi

Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 11530750
Pris: 99.595,00



MasterCool vinkøleskab KWT 2672 ViS L

Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 11530790
Pris: 99.995,00

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (Højre/Venstre hængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele App	Ja
Komfort	DynaCool, MasterFresh, NoFrost, *IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	166 l / 386 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	415 kWh/år / F
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm

*IceMaker kræver fast vandtilslutning

Type	Integrerbart vinkøleskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele App	Ja
Zoner/Hylder	3 temp.zoner / 9 hylder	Antal standardvin-flaske	104
Komfort	Glasdør m. UV-filte, DynaCool, Brilliant Light, Aktivt AirClean filte, Side-by-side, 77 flasker a 0,75 lt. SelfClose, SommerSet, WiFiConn@ct	Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	155 kWh/år / G
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-VINKØLESKABE
PÅ MIELE.DK/MASTERCool

OPVASKEMASKINER

MIELE-POWERDISK

Fuldautomatisk dosering med **AutoDos** og den integrerede **PowerDisk**.

Miele-opvaskemaskiner og Miele-PowerDisk med All in 1-opvaskepulver er præcist udviklet og tilpasset til hinanden.

UOVERTRUFNE RESULTATER*

PowerDisk-pulveret doseres optimalt ift. det valgte program – med præcist tilpasset mængde og på det ideelle tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere fle e gange under programmet. Vælges programmet Automatic, måler en sensor tilsmudsningen og doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste opvaske- og tørreresultater!



EKSTRAORDINÆR FRIHED

Slut med at fylde opvaskemiddel på maskinen ved hver opvask. En PowerDisk holder ca. til 1 måneds forbrug**.

Med Miele's PowerDisk er der altid opvaskemiddel på maskinen, og via **Miele App** kan du nemt starte opvaskemaskinen fra afstand.

Oplev maksimal convenience med **AutoStart**: Indtast dine ønskede programmer og tidspunkter én gang i ugeplaneren – opvaskemaskinen starter fuldstændig automatisk, indtil du fjerner de valgte programmer fra listen igen.

Takket være **ShopConn@ct** skal du ikke længere huske at købe opvaskemiddel. Appen kan indstilles til, at den automatisk bestiller et ønsket antal PowerDisk hjem til dig, når opvaskemaskinen og appen registrerer, at du er ved at løbe tør for PowerDisk. Nemmere bliver det ikke.

* Du kan stadig altid vælge at bruge andre opvaskepulvere eller -tabs.

** En PowerDisk rækker til gennemsnitligt 20 opvaske med ECO-program.

OPVASKEMASKINER

PERFEKTE OG HURTIGE RESULTATER

Miele's **Brilliant GlassCare** rengør dit glasservice forsigtigt og skånsomt – ingen glaspest, kalkrande el. lign. Selv dine sarte, fine vinglas kan du engøre i Miele's opvaskemaskiner. **Riedel** anbefaler alene Miele's opvaskemaskiner til rengøring af deres glas.

Programmet **QuickPowerWash** og Miele's opvasketabs er præcist afstemt efter hinanden og udgør et unikt og uovervindeligt team, der giver enestående opvaskeresultater. På blot 58 minutter opnår du perfekte opvaske- og tørreresultater!

Med Miele's ***AutoOpen-tørring** bliver alt dit service – selv plastik – helt tørt. Når opvaskeprogrammet er slut, åbner døren på opvaskemaskinen automatisk. Bordpladen beskyttes mod fugt med den specielle luftføring.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Ønsker du et grebsfrit køkken? Med ***Knock2Open**, åbner lågen automatisk, når du banker på den, og takket være **AutoClose** hjælper en motorfunktion med at lukke opvaskemaskinens dør automatisk og forsigtigt. Komfortabelt og elegant.

Oplev hurtig, intuitiv og moderne betjening af din opvaskemaskine med Miele's eksklusive M Touch Vi-display.



SKÅN MILJØET OG PENGEPUNGEN

Yderst energieffektiv – tilslut opvaskemaskinen til varmt vand, og spar op til 50 % strøm.

EcoFeedback – forud for programstart vises en prognose for energiforbruget.

EcoStart – din intelligente opvaskemaskine starter automatisk, når strømmen er billigst. Med **SmartStart** modtager opvaskemaskinen info om strømtakster direkte fra dit energiforsynings-selskab.

Helt ned til **6 L vand pr. opvask** – på trods af, at Miele's opvaskemaskiner kun bruger **rent, frisk vand** til opvasken.

MIELE APP

Betjen din opvaskemaskine fra afstand.

I Miele App kan du vælge program, foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.



"Med Miele-opvaskemaskiner bliver pletfri glaspleje komfortabel og nem. For skånsom opvask af vores glas anbefaler vi altid opvask i Miele's opvaskemaskiner. Bedre kan det ikke gøres – heller ikke manuelt."

– Maximilian Riedel

Miele
– specialist i skånsom glaspleje:

3D-MultiFlex-bakke:

Skånsom og sikker placering af langstilkede, sarte glas i overkurven

FlexCare-glas- og kopholdere:

Unik silikonebeskyttelse giver optimal placering af dine glas samt perfekte opvaske- og tørreresultater

***AutoOpen-tørring:**

Skånsom og enestående flotte tørreresultater – uden efterpolering

Skåneprogram:

Optimalt designet program til glaspleje

Miele-opvaskemidler:

Perfekt afstemte opvaskemidler med særlig glasbeskyttelsesformel

TIL UNDERBYGNING, 60 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



Nyhed



G 5110 U



Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvid 12155800
Pris: 7.345,00



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB / C	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Vises på display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Nyhed



G 5110 SCU



Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvid 12155810
Pris: 7.345,00
M.-nr. CleanSteel 12155820
Pris: 8.595,00



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB / C	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Vises på display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Nyhed



G 5132 SCU



Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. Brillanthvid 12158740
Pris: 7.845,00
M.-nr. CleanSteel 12158750
Pris: 9.145,00



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB / C	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Vises på display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke og bestik-kurv, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Nyhed



G 5310 SCU



Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 12158850
Pris: 9.445,00
M.-nr. CleanSteel 12158860
Pris: 10.945,00



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	44 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Vises på display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Nyhed



G 5332 SCU



Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 12158910
Pris: 9.545,00
M.-nr. CleanSteel 12158920
Pris: 11.045,00



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	44 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Vises på display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, 3D-Multi-Flex-bakke og bestikkurv, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

TIL UNDERBYGNING, 60 CM


G 7200 SCU


Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 11922390
Pris: 11.495,00
M.-nr. CleanSteel 11922400
Pris: 12.795,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoFeedback
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		


G 7410 SCU


Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, DirectSelection, 1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 11922530
Pris: 13.795,00
M.-nr. CleanSteel 11922560
Pris: 15.095,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		


G 7415 SCU XXL


Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, DirectSelection, 1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 11922620
Pris: 14.495,00
M.-nr. CleanSteel 11922630
Pris: 15.795,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCareglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Vi tilbyder forskellige frontbeklædninger til vores integrerbare og fuldintegrerbare opvaskemaskiner. Se dine muligheder fra side 187 i kataloget.

Til opvaskemaskiner til underbygning i normal højde tilbydes topplader, sidestykker og sokkel separat.

BEMÆRK! For information om topplader, sidestykker og sokkel, kontakt Miele service.



FlexCareglas holder



Nyhed

**G 5540 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine,
lige panel, taster, 3-cifret digitalt
display (hvid)

M.-nr. Brillanthvid 12159070

Pris: 8.295,00

M.-nr. CleanSteel 12159080

Pris: 9.795,00



Nyhed

**G 5740 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine,
lige panel, taster, 1-linjet
LCD-tekstdisplay (hvid)

M.-nr. Brillanthvid 12159100

Pris: 10.645,00

M.-nr. CleanSteel 12159110

Pris: 12.095,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,1 l
Lydniveau	45 dB / C	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Vises på display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,1 l
Lydniveau	44 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoFeedback
Resttid	Vises på display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		



3D-MultiFlex-bakke

INTEGRERBARE, 60 CM



G 7200 Sci



Friskvandsopvaskemaskine,
lige panel, taster, 1-linjet
LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. CleanSteel 11922410
Pris: 13.845,00



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoFeedback
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7410 Sci



Friskvandsopvaskemaskine,
lige panel, DirectSelection,
1-linjet TFT-tekstdisplay
(hvid)
M.-nr. Brillanthvid 11922570
Pris: 14.795,00



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Eco-Feedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7410 Sci



Friskvandsopvaskemaskine,
lige panel, DirectSelection,
1-linjet TFT-tekstdisplay
(hvid)
M.-nr. CleanSteel 11922590
Pris: 15.895,00



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Eco-Feedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Alle integrerbare og
fuldintegrerbare G 7000-
opvaskemaskiner er
tildelt den anerkendte
Reddot design award



reddot winner 2020

KURVEDESIGNS

VÆLG MELLEM MIELES FIRE DESIGNS

Comfort, ComfortPlus, ExtraComfort eller MaxiComfort



FLEXCARE-KOPHYLDE

Beskyttende silikonepolstring og ny knopstruktur til stabil placering.




FLEXCARE-GLASHOLDER

Stabil og skånsom placering med integreret silikonepolstring og knopstruktur.



NEDKLAPPELIG FLASKEHOLDER

Nedklappelig flaskeholder. Stabil placering: Også beholdere som fx vaser rengøres grundigt på flaskeholderen.



COMFORT / COMFORTPLUS KURVEDESIGN*


Fås med bestikkurv**, FlexLine-bestikbakke eller 3D-MultiFlex-bakke. Billedet er vist med Comfort bestikkurv*

OVERKURV

1. Højdejusterbart
2. Faste spirrækker
3. FlexCare-kophylde med knopstruktur
4. Bredt greb (ergonomisk kant****) på over- og underkurv

UNDERKURV

5. MultiComfort-område
6. 2 spirrækker (højre nedklappelig, venstre fast)



EXTRACOMFORT / MAXICOMFORT KURVEDESIGN

Fås med FLexLine-bestikbakke eller 3D-MultiFlex-bakke*
Billedet er vist med MaxiComfort 3D-MultiFlex-bakke.

3D-MULTIFLEX-BAKKE*

1. Højdejusterbart sidepanel
2. Sideværts justerbart sidepanel

OVERKURV

3. Højdejusterbar
4. Todelt komplet nedklappelig spirrække
5. FlexCare-kophylde med knopstruktur og silikonepolstring til vinglas
6. Bredt greb (med stålindlæg***) ergonomisk kant på over- og underkurv

UNDERKURV

7. MultiComfort-område
8. 2 nedklappelige spirrækker***
8. 2 spirrækker, højre nedklappelig, venstre fast**
9. Højdejusterbar FlexCare-glasholder
10. Højdejusterbar FlexCare-glasholder med MultiClip***
11. Nedklappelig flaskeholder**



3D-MULTIFLEX-BAKKE

Alle bestikdele ligger hver for sig, snavs fjernes grundigt, og bestikket tørres perfekt. Små servicedele som espressokopper kan også anbringes i bestikbakken. Dertil er der plads til høje vinglas i overkurven



MULTICLIP

Stabil placering og perfekt rengøring af små dele.

* Udstyr afhænger af model

** Kun ExtraComfort

*** Kun MaxiComfort

FULDINTEGRERBARE, 60 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



G 5150 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. 12158800
Pris: 10.245,00

Nyhed



G 5155 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. 12158810
Pris: 10.745,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB / C	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB / C	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke, 2 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 5162 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. 12158820
Pris: 10.545,00

Nyhed



G 5167 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)
M.-nr. 12158830
Pris: 11.295,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB / C	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke og bestikkurv, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	D	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,5 l
Lydniveau	45 dB / C	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke og bestikkurv, 2 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



AutoOpen-tørring

FULDINTEGRERBARE, 60 CM



G 5350 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
M.-nr. 12158980
Pris: 12.095,00

Nyhed



G 5355 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
M.-nr. 12159000
Pris: 13.045,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	44 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-Multiflex-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		


Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	44 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-Multiflex bestikbakke, 2 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 5362 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
M.-nr. 12159030
Pris: 12.195,00

Nyhed



G 5367 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (hvid)
M.-nr. 12159040
Pris: 13.145,00

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Forbrug	8,4 l
Lydniveau	44 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke og bestik-kurv, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	44 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke og bestik-kurv, 2 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Thermospar

FULDINTEGRERBARE, 60 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



G 7160 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11781210
Pris: 14.745,00



G 7165 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11781220
Pris: 15.395,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7163 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11781280
Pris: 15.295,00



G 7168 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11781290
Pris 15.945,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	B	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele App	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Brillant GlassCare

FULDINTEGRERBARE, 60 CM



G 7272 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11922480
Pris: 14.645,00



G 7277 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 11922500
Pris: 15.345,00



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		


Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB(A) / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke, 1 FlexCare kopholder
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7460 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor (hvid)
M.-nr. 11922650
Pris: 17.045,00



G 7465 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor (hvid)
M.-nr. 11922770
Pris: 17.695,00



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multiflexbakke, 3 FlexCareglas -og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	42 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, ComfortClose, Kontrolmelding filte
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multiflexbakke, 3 FlexCareglas -og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Miele PowerDisk

FULDINTEGRERBARE, 60 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



G 7474 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor
M.-nr. 11922990
Pris: 17.945,00



G 7479 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor
M.-nr. 11923010
Pris: 18.595,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	– / Miele App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 5 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	– / Miele App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7660 SCVi

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo
M.-nr. 11922780
Pris: 20.695,00



G 7665 SCVi XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo
M.-nr. 11922790
Pris: 21.395,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	FlexLine MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 5 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	FlexLine MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



BrillantLight

FRONTFIT MODELLER – FULDINTEGRERBARE, 60 CM



G 7280 SCVi FrontFit

Friskvandsopvaskemaskine FrontFit, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12204990

Pris: 15.995,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7285 SCVi XXL FrontFit

Friskvandsopvaskemaskine FrontFit, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12205000

Pris: 16.595,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (40 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	43 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort Plus, 3D-MultiFlex-bakke
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Alle Miele opvaskemaskiner til indbygning kan nemt installeres i en ergonomisk højde.

MIELE FRONTFIT

Den innovative teknologi gør det muligt at reducere mellemrummet til tilstødende møbelmoduler maksimalt. Derved opnås et optimalt ensartet look. Takket være den intelligente glidemechanik er betjeningen særlig komfortabel.

Til et perfekt look og et ensartet design

Den nye Miele FrontFit-teknologi sikrer et perfekt design i alle indbygningssituationer.



G 7683 SCVi FrontFit K20

Friskvandsopvaskemaskine FrontFit, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrunds-belyst logo
M.-nr. 12205010

Pris: 23.795,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock-2Open, ComfortClose
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 5 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7688 SCVi XXL FrontFit K20

Friskvandsopvaskemaskine FrontFit, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrunds-belyst logo
M.-nr. 12205020

Pris: 23.895,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock-2Open, ComfortClose
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

ALDRIG FOR MEGET.
ALDRIG FOR LIDT.
ALTID BARE PERFEKT.

Et halvt års
forbrug med
i købet




Køb en Miele-opvaskemaskine med AutoDos, og få et halvt års forbrug* af Miele's PowerDisk All in1-opvaskepulver med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 7 x PowerDisk til en værdi af kr. 665,00

*En PowerDisk rækker til gennemsnitlig 20 opvaske med ECO-program


FULDINTEGRERBARE, 60 CM



G 7690 SCVi K20

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo
M.-nr. 11922800
Pris: 22.945,00


Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, Comfort-Close
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	FlexLine MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 5 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7695 SCVi K20 XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo
M.-nr. 11922810
Pris: 23.595,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, Comfort-Close
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	FlexLine MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



G 7975 SCVi K20 XXL

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo
M.-nr. 11922820
Pris: 29.845,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Express, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus, ExtraQuiet 55°C (38 dB)
Energi-effektivitets-klasse	A	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,4 l
Lydniveau	41 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, Ecofeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose
Belysning / netværk	BrillantLight / Miele App	Fleksibilitet	FlexLine MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



FULDINTEGRERBARE, 45 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



Nyhed



**G 5590 SCVi
(45 cm)**



Friskvandsopvaskemaskine,
betjeningspanel i rustfrit stål,
taster, 3-cifret digitalt display
(hvid)

M.-nr. 12159090

Pris: 10.945,00



Nyhed



**G 5790 SCVi
(45 cm)**



1-linjet, LCD-tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 12159120

Pris: 13.795,00



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Express, Opvask Plus, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	E	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	8,1 l
Lydniveau	45 dB / C	Ekstra økonomisk	ThermoSpar
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Brillant GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Express, Opvask Plus, IntenseZone, Tørring Plus
Energi-effektivitets-klasse	C	Vandforbrug pr. cyklus med ECO-program	7,9 l
Lydniveau	44 dB / B	Ekstra økonomisk	ThermoSpar, EcoFeedback
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-Multi-Flex-bakke, 2 Flex-Careglas-og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		



QuickPowerWash

VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

*Har du købt et eller flere Miele-produkter, tilbyder vi dig et medlemskab af Miele Club.
Som klubmedlem modtager du eksklusive tilbud, som kun kan opnås via medlemskab af Miele Club.
Det er helt gratis og uden forpligtelser for dig som medlem.*

*Meld dig ind i Miele Club på **miele.dk/club**, og modtag
eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, så snart
dine Miele-produkter er registreret.*



Lær mere om
Miele Club



VASKEMASKINER

*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med ***PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

*TWINDOS

Fulldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem ***TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre og ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

SKÅNSOM TØJBEHANDLING

**SoftCare-tromlens* enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.

SINGLEWASH

Perfekt vaskeprogram til dig på farten. Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min., og spar samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at gå på kompromis med vaskekvaliteten. Vælg mellem 7 forskellige **SingleWash**-programmer.

*CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye ***MieleCaps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 9 specialvaskemidler og 2 plejemidler.

AUTOCLEAN AF SÆBESKUFFEN

AutoClean-funktionen bliver aktiveret ved hver vask: Impuls-afskyllning af begge kamre under tryk. Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.

VASKEMASKINER

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



WCA 030 WCS



M.-nr. 11477750

Pris: 8.095,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 7 kg
Betjening	EasyControl-display - skråt panel	Miele App	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Energieffektivitets-klasse	B
		Lydniveau	72 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	45 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCD 330 WCS



M.-nr. 11387140

Pris: 10.445,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele App	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	70 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	47 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCD 670 WCS



M.-nr. 11603560

Pris: 10.445,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Betjening	DirectSensor-display / skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos	Centrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	70 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	47 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WED 675 WCS



M.-nr. 11603580

Pris: 10.445,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display / lige panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos,	Centrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	45 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCG 370 WCS



M.-nr. 11545780

Pris: kr. 12.195,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	ComfortSensor hvid, 1-linjet - skråt display	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, SingleWash, QuickPowerWash, Udglatning m. damp	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCG 670 XL WCS



M.-nr. 11387230

Pris: 12.195,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos	Centrifugering	400 - 1400 omdr./min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

ULTRAPHASE

Få et halvt års forbrug af Miele's UltraPhase 1 og 2 med i købet. Vælg mellem Classic og Sensitive.



Køb en W1-vaskemaskine med TwinDos fra Miele, og få et halvt årsforbrug af Miele's flydende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 4 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2 til en værdi af kr. 945,00

Det første sæt ligger allerede i maskinen, når du køber vaskemaskinen.

VASKEMASKINER

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



WSG 663 WCS

M.-nr. 11387260

Pris: 12.195,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Obsidian-sort/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/restart, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos	Centrifugering	400 - 1400 omdr./min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WEG 665 WCS

M.-nr. 11387240

Pris: 12.495,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display - lige panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/restart, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos,	Centrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	45 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WEG 675 WCS

M.-nr. 11387250

Pris: 12.495,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/restart, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos	Centrifugering	400-1400 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WEI 875 WCS

M.-nr. 11387310

Pris: 15.295,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/restart, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos, SingleWash, PowerWash, QuickPowerWash	Centrifugering	400-1600 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



Lær mere om
SingleWash



SingleWash



WWG 660 WCS

M.-nr. 11387270

Pris: 12.195,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Obsidian-sort/WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	ComfortSensor-display - Bøjet 5°	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto 24t startforvalg/restart, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos"	Centrifugering	400 - 1400 omdr./min
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

i Tilbehør til vaskemaskiner findes fra side 18





MIELE HAR DE MEST
TILFREDSE BRUGERE

BEDST I TEST

Ifølge **Forbrugerrådet Tænk** har Miele de ubestridt mest tilfredse brugere. I en undersøgelse svarede > 96 %, at de "helt sikkert" eller "højst sandsynligt" vil anbefale et Miele produkt til andre*

Det er vi selvfølgelig meget glade for, og vi arbejder hver dag for at leve op til vores motto: **Immer Besser.**

Se alle vinderne på miele.dk



WCG 670 WCS



WSG 663 WCS




WWG 660 WCS

De teknisk identiske modeller, der også er kåret "Bedst i test" er: WEG 665 og WEG 675.


*Kilde: Forbrugerrådet Tænk (2021)

VASKEMASKINER




WCI 870 XL WCS 
M.-nr. 11387290
Pris: 14.945,00

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, SingleWash, Twindos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./ min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCR 870 XL WPS 
M.-nr. 10999290
Pris: 18.045,00

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	M-Touch display - skråt panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, LED-tromle-belysning, SingleWash, TwinDos, PowerWash, Vaskeguide	Centrifugering	400-1600 omdr./ min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WWR 860 XL WPS 
M.-nr. 10999320
Pris: 18.045,00

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Hvid/WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	MTouch display - 5 gr. skråt panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, LED-tromle-belysning, SingleWash, Twindos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./ min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	68 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WWV 980 Passion WPS 
M.-nr. 10999340
Pris: 26.245,00

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Alusølv/WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle 2.0 - 9 kg
Betjening	M-Touch display - 5 gr. skråt panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	CapDosing, ProfiEco-moto, 24t startforvalg/ resttid, LED-tromle-belysning, SingleWash, TwinDos, PowerWash, SteamCare, Vaskeguide 3D-vægtsensor, Varmvandstilslutning	Centrifugering	400-1600 omdr./ min.
		Energieffektivitets-klasse	A
		Lydniveau	67 dB(A) / A
		Vægtet vandforbrug pr. driftscyklus	48 l
		Mål (HxBxD)	85x59,6x64,3 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



CapDosing

VASKE-TØRREMASKINER

VASKE-TØRREMASKINER

Vask og tørring i samme maskine: Vaske-tørremaskiner er den perfekte løsning, når pladsen er begrænset, eller når du primært vasker mindre mængder vasketøj. Med vask og tørring i samme arbejdsgang sparer du også tid.

*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med ***PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A og vasker selv små tøj mængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem ***TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.



SKÅNSOM TØJBEHANDLING

* **SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.

QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele's **QuickPower Wash & Dry** kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele's **QuickPower Wash & Dry** kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.


* SINGLEWASH&DRY

Enestående convenience. Vask og tør af op til 1 kg. tøj på 59 min - afhængig af model.

Hav dine yndlingsjeans klar til fredag aften i en ruf 1 uges forbrug af skjorter, 5 stk., vasket og tørret på 59 min.


VASKE-TØRREMASKINER

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



WTD 160 WCS NDS

M.-nr. 11588250
Pris: 15.995,00



WTI 370 WPM


M.-nr. 11588240
Pris: 20.595,00

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg vask / 5 kg tør
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	AddLoad, Wash&Dry, PerfectDry, ProfiEco moto, 24t tidsforvalg/ resttid, Program-manager	Centrifugering	400-1500 omdr./min.
		Lydniveau	48/60/74 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg vask / 5 kg tør
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	QuickPowerWash, Single Wash&Dry, CapDosing, AddLoad, Tromlebelysning, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco moto, 24t tidsforvalg/ resttid, Program-manager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



SteamCare



WTW 870 WPM XXL

M.-nr. 11588160
Pris: 26.895,00



WTR 870 WPM

M.-nr. 11588220
Pris: 22.895,00

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg vask / 6 kg tør
Betjening	M Touch display - skråt panel	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	QuickPowerWash Single Wash&Dry, CapDosing, AddLoad, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor 24t tidsforvalg/ resttid, Program-manager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg vask / 5 kg tør
Betjening	Mtouch display	Miele App	Ja, WifiConn@c
Komfort	QuickPowerWash CapDosing, AddLoad, Wash&Dry, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, ProfiEco moto 24t tidsforvalg/ resttid	Centrifugering	400 - 1600 omdr./min
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x63,7 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Tilbehør til vaske-tørremaskiner findes fra side 18

*AUTOMATISK FNUGUDSKYLNING

Kun hos Miele startes programmet **Fnugudskylning** automatisk efter hver tørreproces.



*MIELE APP

Alle Miele's Vask/tør maskiner er udstyret med **Miele App**. **Miele App** holder bl.a. øje med din beholdning af UP 1 & 2 og giver besked når maskinen har vasket færdig. Herudover er maskinen også udstyret med **MobileStart**, **RemoteUpdate** og **RemoteService**.

TØRRETUMBLERE

*PERFECTDRY-FUNKTION

Det patenterede ***PerfectDry**-system måler konstant restfugtigheden i vasketøj og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. **PerfectDry**-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørreprocessen. Giver op til 12 % tidsbesparelse og op til 12 % strømbesparelse.

KONDENSERINGSEFFEKTIVITET

Med en Miele-varmepumpetumbler opnår du en kondenserings-effektivitet, der er 50 % bedre end den bedste rating A. Dette betyder, at en Miele-varmepumpetumbler praktisk talt ikke afgiver fugt til indeklimaet og derved kan opstilles på helt ned til 2 m².

STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråbe, som opvarmes af tørreluften.

Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

DRY-CARE 40

Tilvalget **DryCare 40** sikrer en særlig skånsom tørring af tekstiler. Tøj, der kan vaskes ved 40 °C, men ikke er egnet til tørring i tørretumbler i henhold til vaskeanvisningen, kan nu tørres uden den mindste bekymring.

Under tørreprocessen reduceres lufttemperaturen nemlig i maskinen, hvilket sikrer, at sarte tekstiler ikke beskadiges. DryCare 40 kan vælges som tilvalg til forskellige programmer, fx Bomuld.

POWERFRESH

Ekstra PowerFresh fjerner lugt effektivt – helt uden vask! Mens DryFresh opfrisker tekstilerne i tør tilstand, afvikler PowerFresh en intensiv dampfase, der fjerner lugten. PowerFresh i kombination med en DryFresh-flakon neutraliserer lugt og efterlader en diskret duft. PowerFresh kan også anvendes uden brug af en duftflakon. Kombinationen af dam og duftflakon er unikt på markedet

VARMEPUMPETUMBLERE

Varmepumpeteknologien genbruger den en gang opnåede varme igen og igen. Det gør Miele-varmepumpetumblere særdeles billige i anvendelse – op til **60 % mere energibesparende** end almindelige kondensørretumblere. Miele-varmepumpetumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne. Det resulterer i et bedre indeklima.



* SOFTCARE-TROMLE

Miele-tørretumblere med en kapacitet på **helt op til 9 kg** kan opfylde enhver husholdnings behov, og selv store stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et sengetæppe kan uden problemer tørres i din Miele-tørretumbler.

* SILENCE TROMLE


Mieles nye tørretumblere er med deres specielle tromledesign særligt lydsvage – også når der tørres tøj med knapper og lynlåse. Det subjektive lydniveau er halveret (næsten med 4 dB), hvilket skaber et mere behageligt lydniveau.

* FRAGRANCEDOS

Mieles **duftflakoner** tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet tørres. Vælg mellem 7 forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger.

* ECODRY


Mieles **EcoDry-teknologi** garanterer et konstant lavt energiforbrug og korte tørretider. Med det effektive samspil mellem Mieles patenterede filtersystem og den vedligeholdelsesfrie varmeveksler har frug ikke en chance for at tilstoppe varmeveksleren og på den måde reducere ydeevnen. Mieles varmepumpetørretumblere arbejder konstant økonomisk med EcoDry - gennem hele produktets levetid.


TCA 230 WP

M.-nr. 11884060

Pris: 8.595,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-7 kg
Betjening	EasyControl display - skråt panel	Miele App	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid	Dør kan vendes	Nej - hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	208 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)


TCD 270 WP

M.-nr. 11876500

Pris: 10.445,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	192 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)


TED 275 WP

M.-nr. 11876510

Pris: 10.395,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid, Dryfresh	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A) / A
		Årligt forbrug	192 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)


TCC 570 WP

M.-nr. 11876290

Pris: 10.445,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Hvid/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)


TEF 765 WP

M.-nr. 11876640

Pris: 11.745,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, DryCare 40	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	163 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)


TEF 775 WP

M.-nr. 11876650

Pris: 11.745,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Dryfresh, DryCare40, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A) / A
		Årligt forbrug	161 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

**TCF 770 WP**

M.-nr. 11876620
Pris: 11.545,00




Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-8 kg
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DryCare40, EcoFeedback, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	163 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

**TCL 790 WP**

M.-nr. 11876700
Pris: 16.045,00




Farve/Luge/Design	Lotushvid/Grafitgrå ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 1-9 kg
Betjening	ComfortSensor display	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DayFresh, PowerFresh, EcoFeedback, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	64 dB(A)
		Årligt forbrug	185 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

**TEL 795 WP**

M.-nr. 11876720
Pris: 16.245,00




Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Betjening	ComfortSensor display - skråt panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Dryfresh, DryCare40, PowerFresh, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	64 dB(A) / A
		Årligt forbrug	185 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

**TCR 790 WP**

M.-nr. 11876860
Pris: 22.795,00




Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/ChromeEdition	Tromle / kapacitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Betjening	Mtouch display	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DayFresh, PowerFresh, Ecofeedback	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

**TWV 780 WP**

M.-nr. 11876890
Pris: 26.145,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Alusølv/WhiteEdition	Tromle / kapacitet	Silence-tromle - 1-9 kg
Betjening	Mtouch display - 5 gr. Panel	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DryCare40, DryFresh, PowerFresh, EcoSpeed, EcoFeedback	Dør kan vendes	Ja - transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	174 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

**TWR 780 WCS**

M.-nr. 11876870
Pris: 22.795,00



Farve/Luge/Design	Lotushvid/Chrome/WhiteEdition	Tromle / kapacitet	Silence-tromle - 9 kg
Betjening	Mtouch display - Bøjlet 5°	Miele App	Ja
Komfort	PerfectDry, SteamFinish, LED-tromle-belysning, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, Tørreassistent, DryCare40, DryFresh, PowerFresh, EcoFeedback	Dør kan vendes	Ja - transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A) / A
		Årligt forbrug	174 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

STRYGERULLER

DAMPFUNKTION

Denne funktion muliggør strygning med damp. Den "dobbelte vandbeholder" sørger for hurtig dampfremstilling, en jævn dampfordeling på hele strygeoverfladen og op til 40-minutters strygning med damp (med én enkelt påfyldning). En LED-lampe viser rettidigt, når vandbeholderen skal fyldes op. Anvendes med postevand.

TEKSTIL TILPASSET TEMPERATURVALG

Optimal varmefordeling gennem tre varmeelementer. Varmeydelsen kan indstilles i henhold til vaskemærkerne i tekstilerne, hvilket skåner fibrene. De tre varmeelementer fordeler varmen over hele overfladen. Dette sikrer de bedste mulige strygeresultater.



HØJT PRESSETRYK

Under strygningen trykkes strygearmen ned på strygevalsen med et pressetryk på 0,35 N/cm². For at skabe et lignende tryk ved manuel strygning ville man skulle trykke strygejernet ned på strygebrættet med en konstant vægt på ca. 7 kg. Til de bedste mulige strygeresultater med mindst muligt arbejde.

FASHIONMASTER

DAMP

Dampen gør forskellen. Med et damptryk på op til 4 bar og en konstant dampmængde på 100 g/min. opnår du strygeoplevelser i professionel kvalitet med FashionMaster. Den tørre damp gennemtrænger selv de tykkeste materialer og reducerer hermed strygetiden. Du kan vælge, om du vil anvende dampskud eller konstant damp direkte på strygejernet ved et tryk på dampasten.

STEAMER

Du kan nemt komme af med grimme krøller og folder i jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjælp af steameren. Den vejer kun halvt så meget som strygejernet men har samme damptryk og dermed samme dampmængde. Den praktiske børstetrans får tekstilfibrene til at rejse sig med perfekt afstand. Steameren kan ligeledes anvendes, mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plads.

1-2-LIFT-SYSTEM

To bevægelser – let og hurtigt! Med det patenterede 1-2-lift-system kan hele udstyret bestående af strygejern, dampgenerator og strygebord opstilles med få arbejdsstrin. Lås op, og lad strygebordet glide op i vandret position – næsten som ved et tryk. FashionMaster glatter ikke blot tøjet men skåner også din ryg!*

AKTIVT STRYGEBORD

Strygebordet hjælper dig aktivt med tre intelligente funktioner ved strygning. Blæsefunktionen sørger for meget blød strygning, udsugningsfunktionen medfører en intensiv dampanvendelse. Med dampknappen på strygejernet starter blæse- eller sugefunktionen i strygebordet, og den slukkes automatisk i strygepauserne. Hukommelsesfunktionen gemmer den seneste indstilling og starter igen ved næste anvendelse af damp.



B 990

M.-nr. 7246550

Pris: 15.645,00

Farve	Lotushvid	Varmelegeme	3
Model	Fristående, sammenklappelig	Damp / vandbeholder	Nej/ –
Valsehastighed:	Elektronisk regulerbar i 5 trin	Arbejdstid / tank	–
Valsefriløb	Ja	Strygesålsbredde	83 cm
Komfort	Fralægningsbord Elektrisk fodkontakt	Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm



B 995

M.-nr. 7222780

Pris: 17.395,00

Farve	Lotushvid	Varmelegeme	3
Model	Fristående, sammenklappelig	Damp / vandbeholder	Ja/0,8L
Valsehastighed	Elektronisk regulerbar i 5 trin	Arbejdstid / tank	40 min.
Valsefriløb	Ja	Strygesålsbredde	83 cm
Komfort	Fralægningsbord Elektrisk fodkontakt	Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm



M.-nr. 11978080

Pris: 18.795,00

Farve	Lotushvid Taybærødt betræk	Sammenklappelig	Ja, 1-2-Liftsystem
Model	Fritstående Strygesystem	Højdejustering	Ja, trinløs
Strygesål	SoftCare, patenteret	Blæser	2 Blæsertrin, Blæse-/sugfunktion
Komfort	Cool Down & Auto off-funktion, Separat non-stick-sål, Steamer, Varmebestandigt strygebetræk	Damptryk	4,0 bar fra 1,25 L vandbeholder
		Mål i brug	HxBxD 105,5x140x43 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 128x38x 43 cm



Steamer



STØVSUGERE

LANG LEVETID – HØJ EFFEKTIVITET

Mieles motorer er konstrueret med blid opstart. Det vil sige, at støvsugeren – selv når den er indstillet på højeste effekt – altid starter med 300 W og i løbet af 2 sekunder arbejder sig op til det maksimale niveau. Det skåner motoren!

STOR AKTIONSRADIUS

Du kan også støvsuge større arealer uden at skulle skifte stikkontakt, idet støvsugeren er forsynet med en ledning, der giver en aktionsradius på op til 12 m på Complete C3-serien.

•COMFORT LEDNINGSOPRUL

På alle Mieles støvsugere kan ledningen nemt rulles op ved tryk på fodtasten, så du er fri for at bukke dig. Serien Compact C2, Complete C3 og Blizzard CX1 er ligeledes udstyret med en vippefunktion, der gør det muligt at rulle hele ledningen op med kun ét tryk på fodtasten.



BEKVEM HÅNDBTERING

**Comfort grebbet på Complete C3-serien sikrer let og behagelig støvsugning.*

*PARKERINGSSYSTEM

Hvis du skal stille støvsugeren fra dig kort tid, bruger du ganske enkelt parkeringssystemet. Støvsugerrøret sættes fast på kabinettet, indtil du igen skal bruge det. På nogle af modellerne afbrydes støvsugeren, når du bruger parkeringssystemet, og tændes automatisk igen, når du fortsætter støvsugningen.

2-PUNKTS RØRHOLDER

Ny 2-punkts rørholder gør det særlig sikkert og nemt at opbevare støvsugeren opretstående. Røret hægtes ganske enkelt fast på støvsugeren.

Mieles støvsugere er testet til 10.000 driftstimer, hvilket svarer til 45 minutters brug hver uge i 20 år.

LEDNINGSFRI STØVSUGERE

MAKSIMAL RÆKKEVIDDE

Reach-mode til universel brug. Med PowerUnit øverst opnår du maksimal fleksibilitet under støvsugningen

KOMFORTABEL RENGØRING

Oplev let og ubesværet rengøring i Comfort-mode, og parkér din Triflex HX1/HX2 helt uden støtte

REACH-MODE

Gør brug af Reach-mode, når du skal nå svært tilgængelige steder - fx under dine møbler eller oppe langs loftet.

COMPACT-MODE

Vælg det let håndterbare Compact-mode til den hurtige rengøring ind imellem.

FORBRUGER
▲●▼ RÅDET
tænk

Bedst i test
AUG. 2022

Triflex HX2
Cat&Dog og
PRO har vundet
Bedst i test 2022



reddot winner 2022

Triflex HX2 PRO er
reddot winner 2022



3-I-1-DESIGN

Højeste fleksibilitet i enhver situation. PowerUnit kan både anbringes øverst og nederst på Triflex HX1/HX2, så du nemt kan komme ind under sofaen eller støvsuge store flade. PowerUnit kan også bruges alene og er perfekt til hurtig støvsugning af bilsæder eller sofaen. Triflex HX1 tilpasser sig dine behov



VORTEX-TEKNOLOGI

En stærkere støvsuger. Takket være Vortex-teknologiens arodynamiske luftføring opnår du fantastisk rengøring med Miele Triflex HX1/HX2.



EKSTRA BRED ELEKTROBØRSTE

En hurtigere støvsuger. Den ekstra brede elektrobørste rengør en større overflade på kort tid og tilpasser sig automatisk forskellige gulvbelægninger.



LI-ION-BATTERI

Ingen ledning. Intet kompromis. Takket være de syv effektfulde celler er Li-Ion-batteriet i Triflex HX1/HX2 ekstremt kraftigt og pålideligt. Det er udviklet i samarbejde med VARTA-eksperterne inden for batteriteknologi.




ÅND LETTET OP

Oplev 99,999 % filtrering. Miele's effektive HEPA Lifetime Filter fanger selv de allerfineste støvpartikler. Luften rengøres for støv, allergener og vira, og HEPA-filtret hjælper med til at skabe en hygiejnisk ren bolig.

KØB EN TRIFLEX – OG FÅ FORLÆNGET DIN GARANTIPERIODE


Oplev den enestående innovation med tre ledningsfri støvsugere i én. Det enestående 3-i-1-design fra Miele forener effektiv sugeevne med hurtig rengøring. **Køb og registrer en Triflex HX1 eller HX2 senest den 15.07.2023 og vi forlænger din garantiperiode til i alt 5 år.** Købet skal være foretaget hos en autoriseret Miele-forhandler.



Classic C1 Flex

M.-nr. 12029970
Pris: 1.825,00

Farve	Lotushvid	Komfort	Comfort teleskoprør, automatisk ledningsoprul
Max effekt	800 W	Støvopsamling	HyClean 3D Støvsugerpose GN
Styrkeregelning	6-trins drejeregulator	Mundstykke	SBD 355-3
Filter	AirClean filte	Medflg. ilbehør	VarioClip (Tre dele tilbehør)



Complete C3

M.-nr. 12032670
Pris: 2.645,00


Farve	Mangorød	Komfort	Ergonomisk bærehåndtag og håndgreb, Comfort teleskoprør og ledningsoprul
Max effekt	890 W	Støvopsamling	HyClean 3D Støvsugerpose FJM
Styrkeregelning	+/- knapper	Mundstykke	SBD 365-3
Filter	AirClean filte	Medflg. ilbehør	VarioClip (Tre dele tilbehør)



Complete C3 Parquet

M.-nr. 12032700
Pris: 3.295,00

Farve	Marineblå	Komfort	Ergonomisk bærehåndtag og håndgreb, Comfort teleskoprør og ledningsoprul, Dynamic Drive hjul
Max effekt	890 W	Støvopsamling	HyClean 3D Støvsugerpose GN
Styrkeregelning	+/- knapper	Mundstykke	SBD 365-3, SBB 400-3
Filter	AirClean Plus Filter	Medflg. ilbehør	Tre tilbehørsdele integreret



Complete C3 Comfort

M.-nr. 12032720
Pris: 4.225,00


Farve	Grafitgr	Komfort	Ergonomisk bærehåndtag og håndgreb, Comfort teleskoprør og ledningsoprul, Dynamic Drive hjul
Max effekt	890 W	Støvopsamling	HyClean 3D Støvsugerpose GN
Styrkeregelning	+/- knapper	Mundstykke	SBD 365-3
Filter	HEPA AirClean Filter	Medflg. ilbehør	Tre tilbehørsdele integreret



Comfort-griberør



HEPA AirClean Filter



Boost CX1 PowerLine

Poseløs støvsuger
M.-nr. Lotushvid, 11666900
Pris: 2.595,00
M.-nr. Obsidiansort, 11666910
Pris: 2.595,00
M.-nr. Grafitgrå, 1166692
Pris: 2.595,00

Farve	Lotushvid, Grafitgrå eller Obsidiansort	Komfort	Comfort støvsugerrør, TrackDrive hjul
Teknologi	Poseløs støvsuger med Vortex-teknologi	Styrkeregulering	4-trins drejeregulator
Max effekt	890W	Gulvmundstykke	SBD 365-3
Filter	AirClean filte	Medflg. ilbehør	VarioClip (Tre dele tilbehør)



Blizzard CX1

Poseløs støvsuger
M.-nr. 12034170
Pris: 3.495,00

Farve	GrafitGr	Komfort	Comfort støvsugerrør, Individuel betjeningshøjde, Støjoptimeret motor
Teknologi	Poseløs støvsuger med Vortex-teknologi	Styrkeregulering	4-trins drejeregulator
Max effekt	890W	Gulvmundstykke	SBD 660-3
Filter	Hygiejnisk Life-time-filte	Medflg. ilbehør	VarioClip (Tre dele tilbehør)



Blizzard CX1 Comfort

Poseløs støvsuger
M.-nr. 12034230
Pris: 4.845,00

Farve	Obsidiansort	Komfort	Comfort støvsugerrør, Individuel betjeningshøjde, Støjoptimeret motor, Dynamic Drive-styrehjul
Teknologi	Poseløs støvsuger med Vortex-teknologi	Styrkeregulering	+/- knapper
Max effekt	890W	Gulvmundstykke	SBD 660-3 (Parketgulvet SBB 300-3)
Filter	HEPA AirClean Lifetime-filte	Medflg. ilbehør	VarioClip (Tre dele tilbehør)



Ledningsfri Triflex HX1 Facelif

Ledningsfri støvsuger
Lotushvid, M.-nr. 11805960
Pris: 4.925,00
Obsidiansort, M.-nr. 11805970
Pris: 4.925,00
Grafitgrå, M.-n. 11805980
Pris: 4.925,00

Farve	Lotushvid, Grafitgrå eller Obsidiansort	Komfort	Høj fleksibilitet 3-i-1-Design, Genopladeligt Li-Ion-batteri
Teknologi	Ledningsfri støvsuger med Vortex-teknologi	Styrke-regulering	3-trins skyderegulator
Max effekt	170W	Mundstykke	Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 430
Filter	Hygiejnisk Lifetime-filte	Medflg. Tilbehør	VarioClip (Tre dele tilbehør), Vægholder
Opladningstid / Driftstid	240 min / 60 min (MIN-trin PowerUnit solo)		



Ledningsfri Triflex HX2 Cat & Dog

Ledningsfri støvsuger
M.-nr. 11806000
Pris: 6.575,00



Farve	Obsidiansort	Komfort	Høj fleksibilitet 3-i-1-Design, Genopladeligt Li-Ion-batteri
Teknologi	Ledningsfri støvsuger med Vortex-teknologi	Styrke-regulering	3-trins skyderegulator
Max effekt	272W	Mundstykke	Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 430, Elektrobørste Electro Compact SEB 23
Filter	HEPA AirClean Lifetime-filte	Medflg. Tilbehør	VarioClip (Tre dele tilbehør), Vægholder
Opladningstid / Driftstid	240 min / 60 min (MIN-trin PowerUnit solo)		



Ledningsfri Triflex HX2 Pro

Ledningsfri støvsuger
M.-nr. 11806010
Pris: 8.775,00



Farve	Infinity grå Perlfins	Komfort	Høj fleksibilitet 3-i-1-Design, Genopladeligt Li-Ion-batteri, Bred elektrobørste med BrilliantLight
Teknologi	Ledningsfri støvsuger med Vortex-teknologi	Styrke-regulering	3-trins skyderegulator
Max effekt	272W	Mundstykke	Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 430
Filter	HEPA AirClean Lifetime-filte	Medflg. Tilbehør	VarioClip (Tre dele tilbehør), Vægholder, Ekstra Li-Ion-batterier
Opladningstid / Driftstid	240 min / 120 min (MIN-trin PowerUnit solo)		



Scout RX3

M.-nr. 11713580

Pris: 6.245,00

Farve	Obsidiansort	Komfort	4 rengøringsprogrammer (Auto-Mode, Spot-Mode, Turbo-Mode, Silent-Mode), Home mapping
Navigation	3D Smart Navigation (Tredimensionel rumgenkendelse via kamera)	Rengøring	Quattro Cleaning Power (4-trins rengørings-system), 2 drejelige sidebørster
Betjening	Touch display (Fjernbetjening medfølger også)	Miele App	•
Filter	AirClean Plus filte	Opladnings-tid / Driftstid	173 min. / 60 min.



Scout RX3 Runner

M.-nr. 11713560

Pris: 6.745,00

Farve	Bronze Pearlfinis	Komfort	4 rengøringsprogrammer (Auto-Mode, Spot-Mode, Turbo-Mode, Silent-Mode), Home mapping
Navigation	3D Smart Navigation (Tredimensionel rumgenkendelse via kamera)	Rengøring	Quattro Cleaning Power (4-trins rengørings-system), 2 drejelige sidebørster
Betjening	Touch display (Fjernbetjening medfølger også)	Miele App	•
Filter	AirClean Plus filte	Opladnings-tid / Driftstid	4 timer / 2 timer



Scout RX3 Home Vision HD

M.-nr. 11713550

Pris: 7.295,00

Farve	Rosegold Pearlfinis	Komfort	4 rengøringsprogrammer (Auto-Mode, Spot-Mode, Turbo-Mode, Silent-Mode), Home mapping, Home vision (Kontroller på afstand)
Navigation	3D Smart Navigation (Tredimensionel rumgenkendelse via kamera)	Rengøring	Quattro Cleaning Power (4-trins rengørings-system), 2 drejelige sidebørster
Betjening	Touch display (Fjernbetjening medfølger også)	Miele App	•
Filter	AirClean Plus filte	Opladnings-tid / Driftstid	237 min. / 120 min.



3D-Navigation



Triflex HX2 Pro



AllTeQ Eco-mundstykke SBD 365-3 Eco

Energibesparende mundstykke til perfekt rengøring ved lavt strømforbrug.

- Børster, der kan køres ud til rengøring af gulvtæpper/hårde gulve
- En gummirulle forhindrer ridser på hårde gulve
- De brede trådfangere på undersiden fjerner også hår
- Drejeligt mundstykkekanal - optimal tilpasning til gulvbelægningen
- Udviklet til støvsugere op til 1000 Watt

M.-nr. 11805640

Pris: 535,00



AllTeQ-mundstykke

Til støvsugning af hårde gulvbelægninger og tæpper takket være de indstillelige børster

- Indstillelige børster til rengøring af tæpper og hårde gulvbelægninger.
- Metalglidesål – glider uden besvær over tæpper
- Bred sugeåbning sikrer effektiv rengøring langs vægge og kanter.
- Store gummibelagte hjul sikrer, at hårde gulvbelægninger ikke bliver ridsede.
- Bredt trådfang på undersiden, som også fjerner hår

M.-nr. 7253820

Pris: 535,00

Ekstremt skånsom, letkørende og bevægelig.

Mieles parketbørster til sarte hårde gulvbelægninger

Mange hårde gulvbelægninger som f.eks. parket, laminat, polerede fliser og høj kvalitetsfliser bliver nemt ridsede. For at sikre, at dine sarte gulve forbliver flotte, har Miele udviklet parketmundstykkerne. De rengør dine gulve skånsomt og grundigt på samme tid.

Med deres bløde all-round-børster glider Mieles parketmundstykker blødt og skånsomt over dine gulve. Deres bløde, letløbende hjul gør støvsugning ubesværet, nem og bekvem. Mundstykket Parquet Twister er ekstremt fleksibelt og bevægeligt takket være det unikke dobbeltdrejende led.

Mundstykker til hårde gulvbelægninger

Deres hårde børster fejer fint støv ud af fuger og sprækker – velegnet til støvsugning af fliser og andre hårde gulvbelægninger med struktur.



Parquet Twister mundstykke SBB 300-3

Til hurtig og nem støvsugning takket være det unikke drejeled.

- Særlig hurtig støvsugning: 30 cm bredt og ekstremt fladt
- Unikt dobbeltdrejende led for større fleksibilitet
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 7155710

Pris: 465,00



Parketmundstykke XL Parquet Twister SBB 400-3

Ekstra bredt til hurtig og nem støvsugning takket være det unikke drejeled.

- Bløde naturbørster glider blødt og let hen over gulvet
- Hurtig støvsugning af store flader takket være 41 cm bredde
- Op til 25% tidsbesparelse med XL-format
- Enestående dreje-/vippeled til høj bevægelsesfleksibilitet

M.-nr. 7101160

Pris: 545,00



Hardfloor Twister mundstykke SBB 300-3

Til hurtig og nem støvsugning af klinker takket være det unikke drejeled.

- Særlig hurtig støvsugning: 30 cm bredt og ekstremt fladt
- Unikt dobbeltdrejende led for større fleksibilitet
- Tætte naturbørster til skånsom rengøring

M.-nr. 9730770


Pris: 465,00

Til grundig rengøring og smukke tæpper: Miele's Turbobørster

Tæpper bør støvsuges jævnlgt, også selv som de ikke er synligt snavsede. For at sikre at støv, hår og tråde, som er sunket dybt ned i tæppet, fjernes, skal tæpper børstes, når de støvsuges. Børstevalsen på Miele's Turbobørste, som drives af luften, der strømmer igennem støvsugerrøret, Sikrer, at snavs fjernes.

Regelmæssig støvsugning genopretter luven og forbedrer udseendet! Turbobørster kan bruges sammen med næsten alle Miele's støvsugere.

Velegnet til kæledyrsejere og/eller hjem med tæpper med kort luv.



Handy turbobørste Turbo Mini STB 101

Fjerner hurtigt hår og tråde takket være den kraftige børstevalse.

- Ingen separat tilslutning: Drives direkte af støvsugerens sugekraft
- Bred sugeåbning (16 cm)
- Med luftventil: Mundstykket hænger ikke længere fast i tæppet

M.-nr. 7252850

Pris: 465,00



Turbo TeQ STB 305-3


TurboTeQ til hurtig fjernelse af hår og tråde, også fra modtagelige tæpper.

- Til nem og grundig rengøring af tæpper med kort luv
- Sugestykkeventilen forhindrer indsugning af tæpper
- Ingen separat tilslutning, direkte drift gennem sugestrømmen
- Perfekt til husdyrejere


M.-nr. 10455360

Pris: 725,00

TILBEHØR TIL BOOST OG LEDNINGSFRI STØVSUGERE



Passer til
Boost CX1



Passer til
Boost CX1



Passer til HX1
Facelift/HX2

Hygiejne AirClean-filter

- Indkapsler støvet sikkert
- Efter støvsugningen er rumluften renere end før
- Udskift filtret én gang årligt for at sikre optimal ydelse
- Med timestrip®-indikator for udskiftning af filter
- Filterrammer af 100 % genbrugsmateriale - beskytter miljøet
- Til støvsugere Boost CX1

M.-nr. 11639240

Pris: 185,00

Finstøvfiltre

- Plisseret materiale holder fine støvpartikler tilbage.
- Nem rengøring ved blot at banke på filteret
- Filter udskiftes hvert 3. år for at opretholde produktets ydelse
- Til støvsugere Boost CX1

M.-nr. 11639250

Pris: 315,00

Finstøvfiltre HX-FSF-2

- Finstøvfiltre til opretholdelse af sugestyrken.
- Udskiftning anbefales hvert 3.-4. år
 - Plisseret materiale holder fine støvpartikler tilbage
 - Nem rengøring under rindende vand
 - Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1 Facelift/HX2

M.-nr. 11945240

Pris: 465,00



Passer til
Triflex HX1/HX2



Passer til
Triflex HX1/HX2



Passer til
Triflex HX1/HX2

Oplader HX LS

Komfortabel og produktafhængig opladning af Li-Ion-batteriet.

- Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX /TriFlex HX2
- Forbinder højeste komfort med lang sugeeffekt
- Optimalt med ekstra batteri
- Tillader samtidig opladning af et andet batteri

M.-nr. 11384900

Pris: 725,00

Li-Ion-batteri HX LA

Li-Ion-batteri gør en længere programtid mulig på Triflex HX1/TriFlex HX2.

- Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1/TriFlex HX2
- Særligt effektiv takket være syv effektive celler
- Powered by Varta
- Enklere og hurtigere udskiftning af batteri

M.-nr. 11384710

Pris: 1.335,00

Electro Compact håndholdt møbelbørste, Cat and dog

Electro Compact håndholdt møbelbørste

- Til den ledningsfri støvsuger Triflex HX1/TriFlex HX2
- 16 cm bred - særlig handy design
- Til støvsugning af polstrede møbler og bilsæder
- Kompatibel med Triflex HX1/TriFlex HX2 som PowerUnit Solo
- Den roterende valse opsamler fibre grundigt

M.-nr. 11384950

Pris: 725,00



Lithium-Ion batteri



Tilbehørssæt Scout RX3

- Til opretholdelse af sugestykken
- Tilbehørssæt til Scout RX3
- Indhold: 1 x par sidebørster, 1 x børstevalser, 1 x tætningsliste-sæt og 2 x AirClean Plus-filter

M.-nr. 11793930

Pris: 685,00




Li-Ion-batteri

- Kvalitetsbatteri med høj kapacitet: 37,75 Wh
- Lang levetid takket være lithium teknologi uden hukommelseffekt
- Med kortslutning- overopvarmnings- og overspændingsbeskyttelse
- Til RX2 og RX3
- Indhold: 1 batteri

M.-nr. 11779160

Pris: 705,00



RX2/ RX3 AirClean Plus filter RX2-AP / RX3-AP

Sikker støvopbevaring og renere luft i lokalet

- Filtrering af støvpartikler fra den indsugede luft
- 2-trins filtersystem lukker støvet sikkert inde
- Filter skiftes 2 gange/året for at opretholde produktets ydelse
- Til RX2 og RX3
- Indhold: Filter inkl. forfilter

M.-nr. 10592080

Pris: 145,00



Magnetbånd RX-MB 4

Bruges til at afgrænse de områder, hvor robotstøvsugeren ikke skal komme.

- Til midlertidig eller permanent afgrænsning
- Afgræns rum eller tæpper
- Indhold: 4 x 1 meter magnetbånd, tape

M.-nr. 10802450

Pris: 215,00



Sidebørster RX2-SB / RX3-SB

Sikrer grundig rengøring af grænseområder og hjørner

- Robuste kunstfiberbørster i høj kvalitet
- Til brug på gulve og fladvævede tæpper
- Indhold: 2 børster (venstre og højre)

M.-nr. 10592090

Pris: 145,00



Børstevalse RX3-BW

Fjerner selv genstridigt snavs ved rotation

- Med førsteklases, robuste kunstfiberbørster
- Til anvendelse på hårde gulve og kortluvede tæpper
- Skiftes ca. en gang om året for at opretholde produktets ydelse
- Til RX3
- Indhold: 1 børstevalse med leje

M.-nr. 11724200

Pris: 195,00



Furniture Protection

Med Miele kan du vælge mellem tre forskellige udblæsningsluftfiltre

Og hvis dine behov for luftfiltrering ændrer sig, kan de følgende tre typer filtre eftermonteres:

INDSTILLING 1: AIRCLEAN-FILTER

Udblæsningsluftfilter, der passer til det gennemsnitlige luftfiltreringsbehov.

INDSTILLING 2: ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Til effektiv filtrering af generende lugte takket være aktivt kul. Anbefales til hjem med kæledyr og rygere.

INDSTILLING 3: ACTIVE HEPA-FILTER

Sørger for, at selv de mindste partikler, som allergikere reagerer på, forbliver i posen. Indeholder desuden aktivt kul, som filtrerer generende lugte fra.

Takket være vores udblæsningsluftfilter, er udblæsningsluften renere end den omgivende luft i rummet før støvsugning.

For at sikre at der ikke udledes partikler sammen med udblæsningsluften fra støvsugeren, bør et mættet, blokeret ud-blæsningsfilter udskiftes (ca. en gang om året).



AirClean-filter SF-SAC 30

Passer til S 200 - S 800, S2, S4, S5, S6, S7, S8, Classic C1, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (3 stk.).

M.-nr. 3944711

Pris: 105,00



Active AirClean-filter SF AA 30

Passer til S 300 - S 800, S2, S7 og Classic C1 (1 stk.).

M.-nr. 9616080

Pris: 185,00



HEPA AirClean-filter SF-HA 30

Passer til S 300 - S 800, S2, S7 og Classic C1 (1 stk.).

M.-nr. 9616270

Pris: 275,00



Active AirClean-filter SF AA 50

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).

M.-nr. 9616110

Pris: 185,00



AirClean Plus-filter SF-AP 50

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).

M.-nr. 10107860

Pris: 175,00



HEPA AirClean-filter SF-HA 50

Passer til S4, S5, S6, S8, Compact C1, Complete C2, Compact C2 og Complete C3 (1 stk.).

M.-nr. 9616280

Pris: 275,00



FJM HyClean 3D

- Filtrerer mere end 99,9 % af alle fine støvpartikler
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Lang levetid takket være 3D Technology i støvsugerposen
- Til Complete C1, Compact C1, Compact C2, S6, S4
- Indhold: 4 poser, 1 motorbeskyttelsesfilter, 1 udblæsluftfilter

M.-nr. 9917710

Pris: 139,95



GN HyClean 3D

- Filtrerer mere end 99,9 % af alle fine støvpartikler
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Lang levetid takket være 3D Technology i støvsugerposen
- Til Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2
- Indhold: 4 poser, 1 motorbeskyttelsesfilter, 1 udblæsluftfilter

M.-nr. 9917730

Pris: 139,95



GN Allergy XL HyClean 3D

- Maksimal lufthygiejne med HEPA AirClean-filter
- Højeste effektivitet ved støvsugningen med lave watt-tal
- Længere levetid takket være 3D Technology i støvsugerposen
- Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 8 støvsugerposer, 2 motorrumssilte 1 HEPA filter HA50

M.-nr. 10632880

Pris: 554,90



3D Efficiency-støvsugerposer XL-pakke GN HyClean

- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
 - Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effektrin
 - Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
 - Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 10455000

Pris: 279,00



3D Efficiency-støvsugerposer XL-pakke FJM HyClean

- Filtrerer mere end 99,9% af alle fine støvpartikler
 - Højeste effektivitetsniveau ved støvsugning på lavt effektrin
 - Længere levetid med støvsugerposens 3D-teknologi
 - Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 8 støvsugerposer og 4 filtre.

Passer til støvsugermodeller: S 400i - S 456i, S 600 - S 658, S 800 - S 858, S 2000 - S 2999, S 5000- S 5999, S 8000 - S 8999, Classic C1, Complete C2 og Complete C3.

M.-nr. 10455090

Pris: 279,00




Efficiency-støvsugerposer XXL GN HyClean

- Filtrerer mere end 99,9 % af alle fine støvpartikler
 - Højeste effektivitet ved støvsugningen med lave watt-tal
 - Lang levetid takket være 3D Technology i støvsugerposen
 - Ren udskiftning af posen med den automatiske poselukning
- Indhold: 16 poser, 4 AirClean-filtre, 4 motorbeskyttelsesfiltre

Passer til støvsugermodeller: Complete C2, Complete C3, Classic C1, S8, S5, S2

M.-nr. 10408410

Pris: 515,00



Er en støvsugerpose
bare en støvsugerpose?





Greb DS 7003 PureLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Til harmonisering af greb på indbygningsprodukter og greb på køkkenfronter
- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 3 stk. PureLine-greb

M.-nr. CleanSteel 11345870 **Pris: 1.395,00**



Greb DS 7000 PureLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 1 stk. PureLine-greb

M.-nr. CleanSteel 11345890 **Pris: 895,00**



Greb DS 7000 VitroLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 1 stk. VitroLine-greb

M.-nr. Brillanthvid 11345940 **Pris: 1.895,00**
M.-nr. Obsidiansort 11345930 **Pris: 1.895,00**
M.-nr. Grafitgrå 11345950 **Pris: 1.895,00**



Original bageplade HBB 71

Til bagning af småkager og tynde kager.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne (til stegning og bagning på fle e ribber i ovnen på samme tid)
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflad
- Passer til ovne med 76 L ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9519820 **Pris: 645,00**



Original bradepande HUBB 71/91

Ideel, når du skal bage kager med et tykt lag på toppen.

- Som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning og grill
- Brug en HGBB grill- og stegerist til at lægge ovenpå, når du steger
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflad

HUBB 71 til ovne med 76 L ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9519840 **Pris: 745,00**

HUBB 91 til 90 cm bred ovn

M.-nr. 9520680 **Pris: 1.495,00**



Gourmet-bageplade med huller HBBL 71

Til sprøde kager, boller, pommes frites, småkager og pizza med sprød skorpe.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflad
- Passer til ovne med 76 L ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9520620 **Pris: 745,00**



HUBB 71 Bradepande


Mieles originale bage- og stegeriste

Mieles ovne og dampovne leveres med en bage- og stegerist.

Hvis du bager og steger på flere ribber på samme tid, kan du få ekstra riste til din ovn.

Mieles riste kan bruges som underlag til bageforme, men er også ideelle, når du skal stege eller grille pølser og kød.

De passer perfekt sammen med Miele bradepander, så fedt kan opsamles.




Bage- og stegerist med PerfectClean HBBR 71

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Særlig nem rengøring
- Til ovne med 76 L ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9524950

Pris: 595,00




Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 72

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem, automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 76 L ovnrum

M.-nr. 9520640

Pris: 795,00



Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 92

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 90 L ovnrum

M.-nr. 9520700

Pris: 1.445,00



Pizza-/tærteform HBF 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter.

- Non-stick-overflade, særlig skærfast takket være PerfectClean
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 9520720

Pris: 495,00



Pizza-/tærteform med huller HBFP 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter med Klimaprogram.

- Ideel til bagning af rundstykker, briocher, croissants, pizzaer og tærter
- Optimal dampfordeling ved Klimaprogram via huller
- Non-stick-overflade, særlig skærfast takket være PerfectClean
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 10116800

Pris: 495,00



Pizza-/tærteform med huller & bage-stegerist med PyroFit

Mieles originale grill- og stegeindsatser

Mieles grill- og stegeindsats placeres helt enkelt oven på Mieles bradepande, når du skal grille eller stege. Den er ideel til at opsamle kødsaft. Grill- og stegeindsatsen forhindrer til gengæld, at kødsaften brænder på. Saften kan bruges til at tilberede lækker sauce. Mieles grill- og stegeindsats beskytter også din ovn mod fedtstænk, hvilket gør rengøringen af ovnen meget nemmere.

FlexiClip-udtræk

Udtræk gør det muligt at tage bageplader, bage- og stegeriste og Gourmet-fade ud af ovnen, uden at de tipper.

Så kan du dyppe eller vende en steg uden for den varme ovn uden at risikere at brænde dig.

Du kan også nemt anbringe bradepander, bageplader, riste og Gourmet-fade direkte på FlexiClip-udtræk på forskellige ribber.

Der kan indsættes op til 3 sæt FlexiClip-udtræk i ovnen på samme tid (=3 ribber).



Grill- og stegeindsats HGBB 71 / HGBB 91

Ideel, når du skal stege og grille.

- Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 bradepande
- Rillerne i pladen gør, at pizzaen altid får en dejlig sprød bund
- Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauce
- Beskytter og reducerer fedtstænk

HGBB 71 til ovne med 76 L ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520630

Pris: 745,00

HGBB 91 til ovne med 90 L ovnrum

M.-nr. 9520690

Pris: 1.495,00

FLEXICLIP-UDTRÆK

	H 2xxx H 71xx H 72xx	H 73xx H 74xx H 75xx H 76xxx H 786x	H 7890 BP	DGC 7xxx XL / XXL
HFC 70-C M.nr. 10581490 Pris: 1.045,00 kr. 	•			
HFC 71 PerfectClean M.-nr. 9520660 Pris: 1.395,00 kr.  	•			•
HFC 72 PyroFit M.-nr. 9520670 Pris: 1.595,00 kr.  		•		
HFC 92 PyroFit M.-nr. 9520710 Pris: 1.795,00 kr.  			•	



Gourmet-fad til induction HUB 5001-M

Maks. kapacitet ca. 5 kg

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
 - Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
 - Nem at rengøre takket være den specielle non stick-overflad
 - Kan bruges i ovne og på nogle kogeplader (undtagen gas)
 - Låg købes separat, HBD 60-22
- Passer til ovne med 76 L ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 10314270

Pris: 1.995,00



Gourmet-fad til induction HUB 5001-XL

Maks. kapacitet ca. 8 kg

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt.
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-overflad
- Kan bruges i ovne
- Låg købes separat, HBD 60-35

Passer til ovne med 76 L ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 10314310

Pris: 2.545,00



Låg til Gourmet-fad HBD 60-22

Til Gourmetfad HUB 61-22, 62-22, 5000 M og 5001 M.

- Leveres ikke med Gourmetfad
- Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill

Pris: 945,00



Låg til Gourmet-fad HBD 60-35

Til HUB 61-35 og HUB 5000 XL Gourmet-fade.

- Leveres ikke med Gourmetfad.
- Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål.
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill.

M.-nr. 5136960

Pris: 1.045,00



Afdækningsliste HKL 60

Panel til at skjule kanter på køkkenelementer imellem Miele-produkter når de er installeret i lodret kombination. Kan bruges til GEN7000.

M.-nr. 7114780 Rustfrit stål

Pris: 295,00

M.-nr. 5165170 Obsidiansort

Pris: 395,00

M.-nr. 10410570 Grafitgr

Pris: 445,00



Afdækningsliste til Gourmet-varmeskuffer ESWKL 60 TFSW

Sort afdækningsliste til at skjule smal stålkant på Miele's gourmet-varmeskuffer, når en sort Gourmet-varmeskuffe monteres under ovn. Kan bruges til GEN7000.

- Kun til ESW 7xxx

M.-nr. 11179710

Pris: 495,00



Montageplade ENB 1060

Montageplade til optimal afstand mellem Miele-indbygningsprodukter. Bruges mellem 2 ovne (ovenpå hinanden), hvis der ikke er skabshylde imellem. Kan bruges til GEN7000.

- Inkl. skruer og skabelon

M.-nr. 10810730

Pris: 645,00



Gourmetfad til induction



Dampovnsfad uden huller DGG 20

Til tilberedning af retter i sauce, fonds, vand (fx ris og pasta)

- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
- Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8246340

Pris: 225,00



Dampovnsfad med huller DGGL 20

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m.

- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
- Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm

M.-nr. 8285410

Pris: 345,00



Dampovnsfad med huller DGGL 12

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m.

- Kapacitet: 5,4 l, nominal kapacitet: 3,3 l
- Udvendige mål HxBxD: 40x448x386 mm

M.-nr. 8249430

Pris: 495,00



TILBEHØR TIL DAMPOVNE OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER



**Dampovnsfad uden huller
DGG 50 - 40**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168200

Pris: 195,00



**Dampovnsfad med huller
DGGL 50 - 40**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168190

Pris: 345,00



**Dampovnsfad uden huller
DGG 50 - 80**

- Kapacitet: 4,1 liter, nominal kapacitet: 3,5 liter
- BxDxH: 375x197x80 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168230

Pris: 295,00



**Dampovnsfad med huller
DGGL 100 - 40**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170300

Pris: 445,00



**Dampovnsfad uden huller
DGG 100 - 40**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger


M.-nr. 10170290

Pris: 345,00



TILBEHØR TIL KOGEPLADER

miele.dk – læs meget mere om Miele-tilbehør



Fugekit til kogeplader

Fugekit til kogeplader, sort.

- Inkl. fugepinde

M.-nr. 99000394

Pris: 395,00



Gourmet-grillplade

- Transformer din Miele-PowerFlex-induktionszone til en førsteklasses grill
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Optimal varmfordeling
- Fedtfattig madlavning og nem rengøring
- Takket være den specielle non stick-overflad
- Fire små silikonepuder under grillpladen sikrer, at grillpladen står fast på kogepladen

M.-nr. 10009310

Pris: 1.795,00



Teppanyaki-stegeplade KMTY

Muliggør en unik madlavningsoplevelse på Miele-induktionskogeplader.

- Med FixPosition - fire silikonemærker sikrer stabil anbringelse
- Til tilberedning af sunde og lette retter
- Ensartet stegning takket være premium stegeplade
- Optimal til kogeplader med PowerFlex og full surface-induktion
- Ikke egnet til gas- og glaskeramiske kogeplader

M.-nr. 11555900

Pris: 3.095,00

TILBEHØR TIL VAKUUMFORSEGLERSKUFFER



Vakuumpose (small) VB 1828

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

Pris: 295,00



Vakuumpose (large) VB 2435


Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630

Pris: 395,00



FullSurface Induction



Miele-kaffebønner Black Edition - One for all

- Den ideelle all-rounder kaffebønne til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Blød og cremet aroma med en subtil syrlighed og diskrete frugtagtige toner
- Fyldig og afbalanceret intensitet
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11030080

Pris: 245,00



Miele-kaffebønner Black Edition - Espresso

- Ideel til espresso
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede Arabica-bønner fra Sydamerika (80 %) og Robusta-bønner fra Indien (20 %)
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Blød, krydret aroma med toner af chokolade
- Intens og kraftig smag
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029600

Pris: 245,00



Miele-kaffebønner Black Edition - Café crema

- Ideel til kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Fyldig smag med diskret blomster- og frugtagtig karakter
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029350

Pris: 245,00



MB-CM-G Mælkebeholder glas

Mælkebeholder af glas til cremet mælkeskum.

- Til alle Miele's fritstående espressomaskiner CM
- Kapacitet 0,7 l.

M.-Nr. 11574240

Pris: 545,00



MB-CVA 7000 Mælkebeholder

Mælkebeholder i glas til Miele-espressomaskiner til indbygning.

- Passer til Miele's CVA 7000-serie.

M.-nr. 11234120

Pris: 895,00



Miele-serveringskande

Miele-serveringskande 1,0 l til Miele-espressomaskine CVA og CM med kandefunktion.

- Rustfrit, poleret stål i høj kvalitet
- Brudsikker Toptherm vakuum-isoleret indsats
- Direkte brygning uden omfyldning fra espressomaskinen til kanden
- Nem rengøring med fuldt aftageligt låg
- Komfortabelt aroma-skydelåg

M.-nr. 10694310


Pris: 945,00



Mælkebeholder




Stort udvalg
og fleksibilitet



Lige stykke DFK-R 1000

M.-nr. 10811340


Pris: 395,00



Samlestykke DFK-V

• Forbinder lige fladkanal del
M.-nr. 10811360


Pris: 195,00



Forlængerstykke DFK-L

• Ved pladsmangel (hvor DFK-V ikke kan bruges)
• Inden montering sættes forlængerstykket DFK-L på fladkanalstykket, fladkanalen monteres, og forlængerstykket DFK-L skubbes over samlingen
M.-nr. 11051270


Pris: 395,00



Rørbøjning 90° horizontal DFK-BH 90

M.-nr. 10811390


Pris: 395,00



Rørbøjning 90° vertikal DFK-BV 90

M.-nr. 10811410


Pris: 395,00



Adapter DFK-A

• Adapter flad – run
M.-nr. 10811430


Pris: 395,00



Kompakt adapter DFK-AK 90

• Adapter flad – rund 90
M.-nr. 11590720


Pris: 395,00



Rørbøjning 45° horizontal DFK-BH 45

M.-nr. 10811450


Pris: 395,00



Rørbøjning 15° horizontal DFK-BH 15

M.-nr. 10811460

Pris: 325,00



Rørbøjning 90° vertikal DFK-BVK 90

M.-nr. 10811470


Pris: 395,00



Tætningsbånd DFK-DB

• Til Miele's fladkanalsystem DF
• Til tætning af overgangene mellem fladkanal delene
• Farve: Hvid
• Længde: 10 m
M.-nr. 10820390

Pris: 95,00



Murkasse fladkanal DFK-M

M.-nr. 99004790

Pris: 1.295,00






RECIRKULATION OG FRIT AFTRÆK
7476 FR/FL OG KMDA 7634 FR/FL

DFKS-U: STANDARDSÆT TIL RECIRKULATION


Antal	Type		M.-nr.
2	DFK-R1000	2A	M.-nr. 10811340
2	DFK-BV 90	1A	M.-nr. 10811410
1	DFK-BH 90	4A	M.-nr. 10811390
1	DFK-V	3A	M.-nr. 10811360
1	DFK-L		M.-nr. 11051270
1	DFK-DB		M.-nr. 10820390
1	DUU-1000-2		M.-nr. 11207310

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11250350
Pris 4.895,00

DFKS-A-1: STANDARDSÆT TIL FRIT AFTRÆK

Antal	Type		M.-nr.
1	DFK-R1000	2B 2C	M.-nr. 10811340 
1	DFK-BV 90	1B 1C	M.-nr. 10811410 
1	DFK-BH 90	3C	M.-nr. 10811390 
1	DFK-A	5C	M.-nr. 10811430 
1	DFK-AK 90	4B	M.-nr. 11590720 
1	DFK-DB		M.-nr. 10820390 
1	DMK 150-1	3B 4C	M.-nr. 11258630 

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11737480
Pris 3.495,00




FRIT AFTRÆK TIL KMDA 7272 FR/FL-A OG KMDA 7473 FR/FL-A

DFKS-R: STANDARDSÆT BASIS					
Antal	Type			Antal	Type
1	DFK-R1000	2A 2B		1	DFK-BH 90
					4B
1	DFK-AK 90	1A 1B		1	DFK-DB
1	DFK-BV 90	3B			

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226740


Pris 1.245,00



DFKS-AR: STANDARDSÆT FOR FRIT AFTRÆK						
Antal	Type			Antal	Type	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C		1	DFK-A	4A 4C
2	DFK-AK 90	1A 1B 1C		1	DFK-DB	
1	DFK-BH 90	3A 3C		1	DMK 150-1	5A 3B 5C








SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226910

Pris 3.445,00




RECIRKULATION TIL KMDA 7272 FR/FL-U OG KMDA 7473 FR/FL-U

DFKS-UR: STANDARDSÆT RECIRKULATION

Antal	Type		Antal	Type	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C 	1	DFK-L	
1	DFK-AK 90	1A 1B 1C 	1	DFK-V	5A 4B 5C 
1	DFK-BH 90	4A 4B 	1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3A 3B 3C 	1	DUU 1500	6A 6B 5C 

SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226890

Pris 3.195,00






RECIRKULATION MED PLUG&PLAY-INSTALLATION

Standardkøkkenelementer

Luftføring inde i kabinettet

Udskæring til Plug&Play-adapter



Ved Plug&Play-installation føres filt eret luft tilbage til rummet uden ekstra kanal- og sokkelboks.

En adapter forbinder udluftningsforbindelsen med et rundt tværsnit med bagsiden af køkkenelementet, så luften returneres til rummet gennem et mellemrum mellem køkkenelementet, køkkenvæggen og soklen. Det aktive kulfilter er ligesom fedtfilt et placeret i den øverste del af enheden og kan nemt tages af og udskiftes.

**DSM 408 Control modul**

Til Miele DAS 4x20, DAS 4x30,
DAS 4x40 og DAS 8x30
M.-nr. 11839890

Pris: 995,00**Monteringsliste CSZL 7000**

Til samling af fle e SmartLine-elementer
i en udsækning

- Ved montering af fle e elementer direkte ved siden af hinanden
- Inklusive klemfjedre til fastgørelse af CSDA 7001 FL i udsækningen

M.-nr. 10690630

Pris: 475,00**FlameGuard CSFG 7000**

Til montering af fle e SmartLine-gaselementer med
centreret bordemfang

- Forhindrer ind sugning af gasflamme i bordemfang

M.-nr. 10790580

Pris: 1.415,00**Wi-fi-kommunikationsmodul
XKM 3100 W**

Wi-fi-modul til kommunikation mellem
mobilenheder og Miele-produkt
M.-nr. 10441480

Pris: 895,00**Wi-fi-kommunikationsmodul
XKS 3100 W**

Wi-fi-modul til kommunikation mellem
mobilenheder og Miele-produkt
Til køle-/fryseskabe i K 20.000-serien
M.-nr. 10569090

Pris: 715,00**Wi-fi-kommunikationsmodul
XKS 3130 W**


Wi-fi-modul til kommunikation mellem
mobilenheder og Miele-produkt
Til køle-/fryseskabe i 30.000-serien
M.-nr. 10810750

Pris: 715,00


SPECIALFREMSTILLING AF VÆGEMHÆTTER

EMHÆTTE OG SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2	VARIANT 3
MODEL	Variant	RAL powder coating (af emhætte og skorsten)	Smigskæring og/eller hul i siden (sideforbindelse)	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1325 mm Recirkulation: 1455 mm	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1645 mm Recirkulation: 1775 mm	Afkortning til min. Udluftning: 600 mm Recirkulation: Ikke muligt
PUR 68W M. nr. 10353040	D SOAF 230/50 TLK	2.745,00 kr.	3.725,00 kr.	2.425,00 kr.	2.825,00 kr.	1.775,00 kr.
PUR 98W M. nr. 10353050	D SOAF 230/50 TLK	2.745,00 kr.	3.725,00 kr.	2.425,00 kr.	2.825,00 kr.	1.775,00 kr.
DA 5798W, Next Step M. nr. 10755860	D SOAF 230/50 TLK	2.745,00 kr.	3.725,00 kr.	2.425,00 kr.	2.825,00 kr.	1.775,00 kr.
DA 4298W, Puristic Plus M. nr. 10767210	D SOAF 230/50 TLK	2.745,00 kr.	3.725,00 kr.	2.425,00 kr.	2.825,00 kr.	1.775,00 kr.
DA 6698W, hvid Puristic Edition 6000 M. nr. 10755720	D BRWS SOAF 230/50 TLK	–	5.325,00 kr.	4.025,00 kr.	4.425,00 kr.	3.385,00 kr.
DA 6698W, stål Puristic Edition 6000 M. nr. 10755770	D EDST SOAF 230/50 TLK	–	3.725,00 kr.	2.425,00 kr.	2.825,00 kr.	1.775,00 kr.
DA 6698W, sort Puristic Edition 6000 M. nr. 10755750	D OBSW SOAF 230/50 TLK	–	5.325,00 kr.	4.025,00 kr.	4.425,00 kr.	3.385,00 kr.

KUN SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2
TILBEHØR	Kombination med	RAL powder coating (kun skorsten - grafitgrå / obsidiansort)	Smigskæring og/eller hul i siden (sideforbindelse)	Forlængelse til maks. længde Udluftning: 955 mm	Forlængelse til maks. længde Udluftning: 1250 mm
Skorsten, DADC 6000 (stål) M. nr. 4941110	DA 6798 W Shape / DA 64x8 W Pure / DA 60x6 W Wing	–	3.875,00 kr.	2.575,00 kr.	2.975,00 kr.
Skorsten, DADC 6000 Pure M. nr. 4941110	DA 64x8 W Pure	1.625,00 kr.	5.475,00 kr.	4.185,00 kr.	4.585,00 kr.
Skorsten, DADC 6000 (hvid) M. nr. 4941110	DA 60x6 W Wing	–	5.475,00 kr.	4.185,00 kr.	4.585,00 kr.



Varianter
- emhætte
og skorsten



Varianter
- kun skorsten

Alle vægemhætter og specialfremstillede produkter, der ikke er angivet her, tilbydes ikke.

SPECIALFREMSTILLING AF FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

EMHÆTTE OG SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2	VARIANT 3
MODEL	Variant	RAL powder coating (af emhætte og skorsten)	Hul i siden (sideforbindelse)*	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1290 mm Recirkulation: 1360 mm	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1590 mm Recirkulation: 1660 mm	Afkortning til min. Udluftning: 600 mm Recirkulation: Ikke muligt
PUR 98 D M. nr. 10353060	D SOAF 230/50 TLK	3.125,00 kr.	7.795,00 kr.	6.275,00 kr.	6.845,00 kr.	5.075,00 kr.
DA 4208D, Puristic Plus M. nr. 10767310	D SOAF 230/50 TLK	3.125,00 kr.	7.795,00 kr.	6.275,00 kr.	6.845,00 kr.	5.075,00 kr.
DA 6698D, hvid Puristic Edition 6000 M. nr. 10755820	D BRWS SOAF 230/50 TLK	–	9.485,00 kr.	7.875,00 kr.	8.525,00 kr.	6.745,00 kr.
DA 6698D, stål Puristic Edition 6000 M. nr. 10755850	D EDST SOAF 230/50 TLK	–	7.795,00 kr.	6.275,00 kr.	6.845,00 kr.	5.075,00 kr.
DA 6698D, sort Puristic Edition 6000 M. nr. 10755840	D OBSW SOAF 230/50 TLK	–	9.485,00 kr.	7.875,00 kr.	8.525,00 kr.	6.745,00 kr.


* Smigskæring ikke mulig

FØLGENDE MODELLER FÅS SOM STANDARD SKRÆDDERSYDEDE PRODUKTER MED FORLÆNGET WIRE

MODEL	Variant	Pris
DA 7078D** M. nr. 11361930	D BRWS SOAF 230/50 TLK	På forespørgsel
DA 7378D** M. nr. 11361920	D BRWS SOAF 230/50 TLK	På forespørgsel

** maks. 1,5 m lang wire

Alle frithængende emhætter og specialfremstillede produkter, der ikke er angivet her, tilbydes ikke.



Varianter


MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION				
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER	EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
DA 1260	Medfølger	DKF 18-P M.-nr. 11762600 Pris: 645,00	–	–	–
PUR 68 W PUR 98 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 465,00	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.795,00	–	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DAW 1620 DAW 1920	Kræver DFKS 36-P til recirkulation M.-nr. 12061460	DKF 36-P M.-nr. 12041230	–	–	–
DA 6066 W DA 6086 W DA 6096 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-P M.-nr. 11762650 Pris: 645,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.795,00	–	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.-nr. 9947450 Pris: 1.425,00 Skorsten, DADC 6000 hvid M.-nr. 10331460 Pris: 1.675,00
DA 5798 W DA 4298 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 465,00	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.795,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 6.195,00* ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 5.325,00*	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 6488 W DA 6498 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-P M.-nr. 11762650 Pris: 645,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.795,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 6.195,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 5.325,00	Skorsten DADC 6000 specialfremstilles i grafitgrå eller obsidiansort, bestilles via formular på miele.dk
DAS 2620	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 965,00	DKF 31-P M.-nr. 11793450 Pris: 645,00	DKF 31-R M.-nr. 11793470 Pris: 3.445,00	–	DML 2000 M.-nr. 11839970 Pris: 395,00
DAS 2920	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 965,00	DKF 31-P M.-nr. 11793450 Pris: 645,00	DKF 31-R M.-nr. 11793470 Pris: 3.445,00	–	DML 2000 M.-nr. 11839970 Pris: 395,00
DAS 4620 DAS 4920 DAS 4630 DAS 4930 DAS 4640 DAS 4940 DAS 8630 DAS 8930	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 965,00	DKF 31-P M.-nr. 11793450 Pris: 645,00	DKF 31-R M.-nr. 11793470 Pris: 3.445,00	–	DML 2000 M.-nr. 11839970 Pris: 395,00 DSM 408 M.-nr. 11839890 Pris: 995,00
DAD 4840 Black Levantar	DUU 600 M.-nr. 11841340 Pris: 1.795,00	–	–	–	–
DAD 4940 Black Levantar	DUU 600 M.-nr. 11841340 Pris: 1.795,00	–	–	–	*Kun DA 4298 W ---

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION				
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER	EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
DA 7198 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 11-P M.-nr. 11762530 Pris: 645,00	DKF 11-R M.-nr. 10787630 Pris: 1.795,00	-	Skorsten, DADC 7000 grafitgr M.-nr. 10768490 Pris: 1.695,00 Skorsten, DADC 7000 obsidiansort M.-nr. 10768440 Pris: 1.695,00
DA 6798 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-P M.-nr. 11762650 Pris: 645,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.795,00	-	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.-nr. 9947450 Pris: 1.425,00
DA 6698 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 465,00	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.795,00	-	Standardskorsten medfølger
DA 2558 DA 2578	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 445,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 965,00	DKF 15-P M.-nr. 11762550 Pris: 995,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 6.195,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 5.325,00	-
DA 2360 DA 2390 DA 2668 DA 2698	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 445,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 965,00	DKF 19-P M.-nr. 11762560 Pris: 645,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 6.195,00* ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 5.325,00*	-
DA 2808	DUU 2900 M.-nr. 9242390 Pris: 4.125,00 Alternativt DUU 1000-2 M.-nr. 11207310 Pris: 3.195,00	DKF 20-P M.-nr. 11762610 Pris: 995,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 6.195,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 5.325,00	-
PUR 98 D	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 Pris: 725,00	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.795,00	-	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 4208 D DA 4208 VD DA 6698 D	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 Pris: 725,00	DKF 12-P M.-nr. 11762580 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.795,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 6.195,00* ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 5.325,00*	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger

*Kun DA 2698 og DA 4208 D

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
DA 7078 D	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	–	DKF 27-R M.-nr. 11160970 Pris: 2.695,00	–	–
DA 7378 D	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	–	DKF 28-R M.-nr. 11347530 Pris: 1.795,00	–	Affugtningsfilte , DAEF 28 M.-nr. 11348050 Pris: 1.395,00
DA 9091	–	DKF 29 M.-nr. 11292130 Pris: 695,00	DKF 29-R M.-nr. 11295570 Pris: 1.795,00	–	Skorsten, DADC 9000 M.-nr. 11279060 Pris: 1.395,00
DA 9298 W Screen	–	DKF 29 M.-nr. 11292130 Pris: 695,00	DKF 29-R M.-nr. 11295570 Pris: 1.795,00	–	Skorsten, DADC 9000 M.-nr. 11279060 Pris: 1.395,00






Lugtfiler med aktivt kul DKF 11-P

Til Miele DA 7198 Triple recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filte

M.-nr. 11762530

Pris: 645,00



Lugtfiler med aktivt kul DKF 12-P

Til Miele recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filte
- Til Miele PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D

M.-nr. 11762580

Pris: 645,00



Lugtfiler med aktivt kul DKF 13-P

Til Miele DA 3366 recirkulationsemhætte.

- Indhold: 1 filte

M.-nr. 11762540

Pris: 645,00



Lugtfiler med aktivt kul DKF 15-P

Til Miele DA 25x8 recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filte

M.-nr. 11762550

Pris: 995,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 18-P

Til Miele DA 1260 recirkulationsemhætte.

M.-nr. 11762600

Pris: 645,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 19-P

Til Miele DA 23XX og DA 26XX recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filte

M.-nr. 11762560

Pris: 645,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 20-P

Til Miele DA 2808

- Indhold: Indhold: 2 filte (2 x DKF 18-1)

M.-nr. 11762610

Pris: 995,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 25-P

Til Miele DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og

- Indhold: 1 filte

M.-nr. 11762650

Pris: 645,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 29

Til Miele DA 9090 W

- Indhold: 1 filte

M.-nr. 11292130

Pris: 695,00




Lugtfiler med aktivt kul DKFS 31-P Startset

Til Miele DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30

- Indhold: 2 filte

M.-nr. 11793530

Pris: 745,00



Lugtfiler med aktivt kul DKF 31-P

Til Miele DAS 2x20, DAS 4x20, DAS 4x30, DAS 4x40 og DAS 8x30

- Indhold: 2 filte

M.-nr. 11793450

Pris: 645,00




Lugtfiler med aktivt kul DKF 30-P

Til Miele DAD 4x40

- Indhold: 2 filte

M.-nr. 11662790

Pris: 995,00




Sensitiv AirClean Filter DKF 29-S

Til DA 9091 W / DA 9298 W

- Indhold: 1 filte

M.-nr. 12069710

Pris: 795,00



Lugtfiler med aktivt kul DKF 36-P

Til DAW 1620 og DAW 1920

- Indhold: 1 filte

M.-nr. 12041230

Pris: 695,00




Lugtfiler med aktivt kul DKFS 36-P Startsat

Til DAW 1620 og DAW 1920

- Indhold: 1 filte

M.-nr. 12061460

Pris: 1.395,00




Sensitiv AirClean filter DKF 35-S

Til Miele KMDA 7272 og KMDA 7473

- Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Med partikelfilt
- Reducerer fint støv PM 2,5 med 50 %
- Nemmere og hurtigere udskiftning af filte

M.-nr. 12187430

Pris: 795,00




AirClean filter DKF 35-P

Til Miele KMDA 7272 og KMDA 7473

- Mærkbar frisk og lugtfri luft i hele køkkenet
- Neutraliserer effektivt ubehagelig madlavningsos
- Reduceret støjudvikling takket være plisseret materiale
- Nemmere og hurtigere udskiftning af filte

M.-nr. 12041230

Pris: 695,00



DVS 150 Tilbehørssæt

Forlængersæt til KMDA 7272 xx-U/KMDA 7473 xx-U Til Plug&Play-drift af KMDA ved for dybe skabe

- Forbindelse mellem blæserstuds og skabets bagvæg
- Til 60 cm dybe underskabe
- Variabel længde
- Inklusive aftræksstuds, slange og spændebånd

M.-nr. 12167200


Pris: 345,00



10 lags fedtfilter i rustfrit stål



DA 9298 W




Longlife AirClean-lugtfiler DKF 11-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfilt e ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 7198 W til recirkulation
- Indeholder 1 filte

M.-nr. 10787630

Pris: 1.795,00




Longlife AirClean-lugtfiler DKF 12-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfilt e ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
- Indeholder 1 filte

M.-nr. 10271450

Pris: 1.795,00



Longlife AirClean-lugtfiler DKF 25-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfilt e ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, DA 6798 W Shape og DA 6998 W Pearl
- Indeholder 1 filte

M.-nr. 10271470

Pris: 1.795,00



Longlife AirClean-lugtfiler DKF 30-R

Longlife AirClean-lugtfiler DKF 30-

Til Miele DAD 4x40

- Indhold: 2 filt e

M.-nr. 11662830

Pris: 2.695,00



Longlife AirClean-lugtfiler DKFS 31-R Start sæt

Til Miele DAS 2x20, DAS 4x20 og DAS 4x30

- Indhold: 2 filt e

M.-nr. 11793540

Pris: 3.595,00



Longlife AirClean-lugtfiler DKF 31-R


Til Miele DAS 2x20, DAS 4x20, DAS 4x30, DAS 4x40 og DAS 8x30

- Indhold: 2 filt e

M.-nr. 11793470


Pris: 3.445,00






Longlife AirClean-lugtfiler DKF 27-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt og bekvemt i ovnen
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfilt e ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele DA 7078 D
 - Indeholder 6 filt e
- M.-nr. 11160970 **Pris: 2.695,00**




Longlife AirClean-lugtfiler DKF 28-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt i ovnen hver 6. måned
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfilt e ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele DA 7378 D Aura 4.0
 - Indeholder 1 filte
- M.-nr. 11347530 **Pris: 1.795,00**



Longlife AirClean-lugtfiler DKF 29-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt i ovnen hver 6. måned
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfilt e ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele DA 9090 W
 - Indeholder 1 filte
- M.-nr. 11295570 **Pris: 1.795,00**



Longlife AirClean-lugtfiler DKF 1000-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfilt e ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele KMDA og CSDA 7001 FL
 - Indeholder 1 filte
- M.-nr. 10427040 **Pris: 1.795,00**



Affugtningsfiler DAEF 28

- Opsamler fugt i køkkenet
 - Kan efterfølgende tilføre fugt tilbage i rummet, såfremt luftfugtigheden falder under anbefalet niveau
 - For optimalt indeklima
 - 3 års levetid
 - Til Miele DA 7378 D Aura 4.0
 - Indeholder 1 filte
- M.-nr. 11348050 **Pris: 1.395,00**



Ekstern motor til væg AWG 102

- Ekstern motor til ydermur
- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
 - Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
 - Udblæsningseffekt: 580 m³/t
- M.-nr. 5680680 **Pris: 6.195,00**



Motorenhed ABLG 202

- Ekstern motor, ingen begrænsninger for montering
- Montering af motor i et andet rum
 - Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
 - Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
 - Udblæsningseffekt: 600 m³/t
 - HxBxD: 245 x 340 x 395 mm
- M.-nr. 6081850 **Pris: 5.325,00**



Lyddæmper DASD 150

- Reducerer luftstrøm og motorstøj.
- Ekstra komponent som reducerer støjen fra emhætter
 - Støjreduktion med op til 4,5 db(A) re 1 pW
- M.-nr. 8269360 **Pris: 965,00**



DADC 6000

- Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad
- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
 - Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
 - Skorstensbredde 340 mm
 - Skorstensdybde 270 mm
 - Inklusive beslag til montering på væg
- M.-nr. 9947450 CleanSteel **Pris: 1.425,00**
M.-nr. 10331460 Brillanthvid **Pris: 1.675,00**
M.-nr. 11900270 Obsidiansort **Pris: 1.675,00**
M.-nr. 11900540 Grafitgrå **Pris: 1.675,00**



DADC 7000

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad

- Til DA 7198 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
- Skorstensbredde 340 mm
- Skorstensdybde 285 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 10768440 Obsidiansort **Pris: 1.695,00**

M.-nr. 10768490 Grafitgr **Pris: 1.695,00**




DADC 9000

Skorsten i rustfrit stål til luftudledning opad

- Til DA 9090 W
- Fleksibel skorstenshøjde på 380-740 mm
- Skorstensbredde 290 mm
- Skorstensdybde 170 mm
- Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 11279060

Pris: 1.295,00



Drop-down-ramme DAR 3000

Drop-down-ramme til fuld integration af

DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880

Pris: 1.895,00



Murkasse DMK 150-1

Kan anvendes til ventilation

- Murkasse (Ø 150 mm) til ventilation til emhætter
- Varmeisolerende tilbageslagsklap - der kan ikke trænge kold luft ind
- Energi – Blower Door-testet, egnet til energisparehuse

M.-nr. 11258630

Pris: 2.145,00



Murkasse fladkanal DFK-M

Kan anvendes til ventilation

- Med tilbageslagsklap

M.-nr. 99004790

Pris: 1.295,00



Ombygning til recirkulation DUU 150 til DA3XXX/2XXX

Til ombygning af udtærks- og indsatsenhættter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Indeholder udblæsningsrist i plast og 2 spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 5696270

Pris: 445,00




Ombygning til recirkulation DUW 20 til alle vægemhættter ekskl. DAR 12x5

Til ombygning af vægemhættter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 6264790

Pris: 465,00



Ombygning til recirkulation DUI 32 til frithængende emhættter

Til ombygning af frithængende emhættter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 9561760

Pris: 725,00



Ombygning til recirkulation DUU 151 til DA 3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsættsemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i rustfrit stål og spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 7294230

Pris: 965,00



Ombygning til recirkulation DUU 2900 til loftintegrerede emhætter

Til ombygning af DA 2808 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftudstrømning ved recirkulation
- Reduktion af gennemstrømningsstøjen
- Inkl. 2 aktive kulfiltre

M.-nr. 9242390

Pris: 4.125,00



Ombygning til recirkulation DUU 1000-2 til bordemfang

Til ombygning af CSDA 7001 og KMDA fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Tilslutningsstuds til Miele-fladkanaler til højre, venstre og/eller bagud, inkl. 2 studse
- Kombination af flere DUU 1000-2 mulig
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-lugfilter med aktivt kul
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj

M.-nr. 11207310

Pris: 3.195,00



DUU 600 recirkulationsboks ekskl. Lugtfilter

Til Miele's DAD 4x40. Boksen er velegnet til sokkelhøjder på mindst 10 cm og kan tilsluttes fladkanal (222 x 89 mm)

M.-nr. 11841340

Pris: 1.795,00



DAAG 100 med sorte ribber

Til KMDA 7272 og KMDA 7473

- Til indsættelse i åbningen af emhætten
- Nem rengøring i opvaskemaskinen

M.-nr. 12228470

Pris: 695,00




DAAG 200 med ribber af rustfrit stål

Til KMDA 7272 og KMDA 7473

- Til indsættelse i åbningen af emhætten
- Nem rengøring i opvaskemaskinen

M.-nr. 12228500

Pris: 695,00



Afdækningsgitter til DUU 1000-2, DUU-AD

Til afdækning af evt. hul imellem sokkel og DUU 1000-2.

- Den ene langside er forhøjet med 6 mm
- I rustfrit stål, magnetisk montering

M.-nr. 10921880

Pris: 525,00



Reduktionsadapter 150/125 mm DRS 150

Reduktionsadapter

- Til reduktion af aftræksrørets diameter
- I overensstemmelse med brandbeskyttelsesreglerne

M.-nr. 9591510

Pris: 195,00



Ventilationskanal i aluminium

Fleksibel ventilationskanal i aluminium

- Med gode luftstrømningsegenskaber
- 1,25 m langt, kan udvides til 5 m
- DAS 125: Ø125 mm
- DAS 150: Ø150 mm

M.-nr. DAS 125 4623220

Pris: 895,00

M.-nr. DAS 150 4623230

Pris: 995,00



Forbindelsesstykke DASDV 150

Til forbindelse mellem lyddæmper og ventilationskanal eller mellem to lyddæmpere DASD 150

M.-nr. 9583750

Pris: 295,00



Kondensspærre

Forhindrer kondens i at strømme tilbage

- DKS 125: Ø125 mm
- DKS 150: Ø150 mm

M.-nr. DKS 125 3915282

Pris: 695,00

M.-nr. DKS 150 3915292

Pris: 995,00



DML 2000

Til Miele's DAS 2x20 og DAS 4x20 DML 2000 gør det muligt at montere en køkkenfront foran emhættepanelet, så enheden ikke længere er synlig.

M.-nr. 11839970

Pris: 395,00

TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE



Flaskehylde KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flaske

- Til køleskabe i K 30.000-serien
- Plads til 5 flaske
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 30060 PF til køleskabe med PerfectFresh

M.-nr. 9552700

Pris: 425,00

KFR 30060 til køleskabe uden PerfectFresh

M.-nr. 9552690

Pris: 425,00




Flaskehylde KFR 10055

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flaske

- Til alle køle-/fryseskabe samt K 10.000 med PerfectFresh-zone og en min. bredde på 55 cm og min. højde på 90 cm
- Plads til 5 flaske
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

M.-nr. 7316060

Pris: 425,00



Flaskehylde KFR 20060 PF/KFR 20060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flaske

- Til køleskabe i K 20.000-serien
- Plads til 5 flaske
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 20060 PF til køleskabe med PerfectFresh


M.-nr. 10363580

Pris: 425,00

KFR 20060 til køleskabe uden PerfectFresh

M.-nr. 10363600

Pris: 425,00



Flaskehylde KFR 7000

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flaske

- Til K 7000-serien
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

M.-nr. 11775120

Pris: 545,00



Lugtabsoberende Active AirClean-filter KKF-RF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Indhold: 2 lugtfilt e
- Til udskiftning af filt e i plastikkabiner
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280

Pris: 475,00



Eftermonteringskit til Active AirClean-filter KKF-FF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Innovativ kombination af aktivt kul og chitosan
- Anbringes på bagkanten af glashylden
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned
- Der er kun to filt e, der skal udskiftes

M.-nr. 7236290

Pris: 545,00



Active AirClean Starter Set KKF-FS

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

Til K 7xxx/KF 7xxx/KFN 7xxx.

- Til optimal og lugtfri opbevaring af fødevarer
- Indhold: Liste/skinne og to filt e
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned (m.-nr. 7236280)

M.-nr. 11882380

Pris: 475,00



Aktivt kulfilter til vinkøleskabe

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

M.-nr. 9447050

Pris: 195,00

TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE




Aktivt kulfilter til vinkøleskabe KKF-KWT

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070

Pris: 215,00



Side-by-side kit til vinkøleskabe KSK 6300

Side-by-side kit til vinkøleskabe.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9799630

Pris: 1.175,00



SoftClose Retrofit kit KSC30 KSC 30

SoftClose til blid og lydsvag lukning af døren

- Eget til K 7000 indbygnings køleskabe samt egnet til K 30000 indbygnings køle-/fryseskabe og køleskabe
- Giver en blid og lydsvag lukning af døren
- Undgår klirrende flasker i døren
- Døren lukkes automatisk ved en vinkel på under 30°

M.-nr. 10744380

Pris: 858,00



SoftClose kit KSCB 70

SoftClose til blid og lydsvag lukning af døren

- Eget til indbygnings køle-/fryseskabe K 7000
- Sæt bestående af to hængsler
- Til produkter med to døre kræves to KSCB 70
- Undgår klirrende flasker i døren

M.-nr. 11776470


Pris: 885,00



	Bredde x højde	60 cm	45 cm	Farve	G7xx0	G7xx5 XXL	G5xx0	G5xx5 XXL	M.-nr.	Vejl. pris
FRONTBEKLÆDNING TIL FULDINTEGRERBARE OPVASKEMASKINER										
GFVi 702/72 PureLine-greb	600 x 715 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986760	2.205,00
GFVi 702/77 PureLine-greb	600 x 765 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986770	2.315,00
GFVi 701/72 u/greb	600 x 715 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986740	1.895,00
GFVi 701/77 u/greb	600 x 765 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986750	1.995,00
GFVi 453/72-7 u/greb	450 x 715 mm		•	CleanSteel			•		11526970	1.745,00
FRONTBEKLÆDNING TIL INTEGRERBARE OPVASKEMASKINER										
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986710	1.395,00
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986720	1.495,00
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillanthvid	•	•	•	•	10986690	1.495,00
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986730	1.645,00
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillanthvid	•	•	•	•	10986700	1.645,00

Fronter uden greb:

Mulighed for selv at bore huller og montere greb, som passer til resten af køkkenet.



Monteringssæt delte køkkenfronter MSF

Til optimal montering af delt køkkenfront eller køkkenfront med horisontal udfærsning/greb på midten.

- Til alle fuldintegrerbare opvaskemaskiner

M.-Nr. 11393050

Pris: 745,00

M.-Nr. 11393220 XXL-opvaskemaskiner

Pris: 745,00

SAMMENBYGNING AF VASKE-/TØRRESØJLE			
VASKEMASKINER	TØRRETUMBLERE		
		T1 Chrome Edition T1 Classic	T1 White Edition
	W1 Chrome Edition W1 Classic WT1 (undt. WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/5000 Lige panel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502
	W Classic W 3000/5000 Skråt panel	WTV 511	WTV 512



TwinDos-doseringspatron 1

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223070

Pris: 265,00



TwinDos-doseringspatron 2

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223120

Pris: 265,00



UltraPhase 1 / UltraPhase 2

**WTV 501**

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256130

Pris: 425,00**WTV 502**

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256140

Pris: 425,00**WTS 510**

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tør økurv. Praktisk med 35 cm sokkel.

- Skridsikkert underlag.
- Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørretumblere
- Fave: Lotushvid.

M.-nr. 9322300

Pris: 3.715,00**WTV 511**

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med push-pull-funktion.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351780

Pris: 1.725,00**WTV 512**

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med push-pull-funktion.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351790

Pris: 1.725,00**TKR 555**

Ideel til sportssko, børnestøvler, uld-produkter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet.
- Specialudviklet til Miele-T1-tørretumblere.

M.-nr. 9614800

Pris: 565,00



HydroCleaner - sæt med 4 stk.

Grundig fjernelse af fastbrændte madrester

- Indhold: 4x125 ml
- Sættet rækker til ca. 1 års forbrug

M.-nr. 12105680

Pris: 445,00



Glaskeramisk kogepladerens og stålrens 250 ml**

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Fjerner fedt, fastbrændte pletter og vandpletter effektivt
- Skånsom rengøring takket være formelen med fine krystaller
- Efterlader en smudsafvisende hinde på overfladen, som letter rengøring
- Bedste produkt på markedet - testvinder i Schweiz
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200

Pris: 65,00



Ovnrens 500 ml

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Særlig effektiv rengøring uden ubehagelige lugte
- Enkel rengøring takket være den geleagtige konsistens
- Kort virketid på mellem 10 og 40 minutter, uden at ovnen skal tændes
- Også velegnet til PerfectClean-overflade
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710

Pris: 125,00



DGClean 250 ml

- Nem rengøring af ovne
- Uden lugtgener
- Let at påføre - selv på lodrette flade

M.-nr. 10172710

Pris: 155,00



Afkalkningstabs 6 stk.

Til CVA, CM, ovne med Klimaprogram, dampovne og FashionMaster.

- Grundig fjernelse af aflejringer og kalk
- Fjernelse af kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Ingen kemikalieaflejringer efter kalkfjerning
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960200

Pris: 155,00



Rengøringsstabs 10 stk.

Til CVA og CM. Sikrer kaffenyndelse på højeste niveau.

- Grundig fjernelse af olierester og kaffeaflæjringer
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960220

Pris: 155,00



SteelCare-stållejemiddel

Rense og plejemiddel til overflader i rustfrit stål

- Fjerner fingeraftryk og fedtpletter
- Effektiv og skånsom
- En beskyttende film fo bygger ny tilsmudsning

M.-nr. 11023350

Pris: 125,00



AutoCleaner

Miele-AutoCleaner til CVA 78xx.

- Den indbyggede AutoCleaner rengør automatisk og effektivt espressomaskinens bryggeenhed samt mælkerørsystemet efter brug

M.-nr. 10971410

Pris: 595,00



Afkalkningspatron til CM7 og CVA 78xx

Afkalkningspatron til Miele's fritstående espressomaskine CM7 og indbygningssespressomaskine CVA 78xx.

- Den indbyggede afkalkningspatron afkalker maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug
- Den beskytter maskinen mod tilkalkning
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt (afhængig af brug)
- Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk hver gang maskinen benyttes

M.-nr. 10959980

Pris: 595,00

**** Bemærk.** Miele's glaskeramiske kogepladerens, stålrens og plejemiddel til rustfrit stål er ikke velegnet til rustfri ståloverflader med CleanSteel finish



Afkalkningsmiddel 250 g

Fjern kalksten i din vaskemaskine og opvaskemaskine hurtigt og effektivt.

- Hæld indholdet direkte i vasketromlen på din vaskemaskine
- Anbefales at anvende 2-6 gange årligt (afhængig af vandets hårdhedsgrad)

M.-nr. 10131080

Pris: 95,00



UltraTabs All in 1 60 stk.

Giver det bedste opvaskeresultat i Miele-opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat selv ved genstridige pletter
- Tabsene er pakket i en vandopløselig folie og skal derfor ikke pakkes ud
- Flere funktioner som f.eks. afspænding, salt og glasbeskyttelse
- Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 11295780

Pris: 155,00




PowerDisk All in 1 Genbrugsplast

Opvaske og tørreresultater med AutoDos.

- Miele's enestående pulvergranulat
- Indeholder bl.a. afspændingsmiddel og salt
- Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 opvaske*)

M.-nr. 11841480

Pris: 95,00



PowerDisk All in 1 ECO, Svanemærket

Opvaske og tørreresultater med AutoDos.

- Fri for parfume
- Indeholder ingen farvestoffer eller konserveringsmidler.
- Tabs er bionedbrydelige.
- Miele's enestående pulvergranulat
- Indeholder bl.a. afspændingsmiddel og salt
- Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 opvaske*)

M.-nr. 11869010

Pris: 95,00



Salt 1,5 kg

Sikrer, at din opvaskemaskine fungerer rigtigt og yder det ønskede resultat.

- Ekstra grov, perfekt til Miele-opvaskemaskiner
- Beskytter maskinen og service mod skadelige kalkaflejringer

M.-nr. 10248690

Pris: 45,00



Miele afspændingsmiddel 500 ml Genbrugsplast

Uovertruffen tørring og beskyttelse af service i Miele-opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat på glas
- Fremmer tørringen af service
- Glasbeskyttende formel, som forhindrer ætsninger
- Præcis og nem dosering med den særlige doseringshætte

M.-nr. 11772200

Pris: 65,00



IntenseClean 200 g

Fjern dårlig eller sur lugt i din vaskemaskine og opvaskemaskine.

- Afkalk først med Miele-Afkalker
- Rens herefter med maskinrensning. Afkalkeren fjerner kalkbelægninger og maskinrensning slår bakterierne ihjel.

M.-nr. 10717140

Pris: 95,00



DishClean 160 g

Plejemediel, som sikrer, at opvaskemaskinen fungerer optimalt.

- Fjerner lugt, kalk og lette aflejringer
- Bevarer lågepakningens elasticitet og tæthed
- Aktiv beskyttelse gennem renhed
- Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
- Indhold: 160 g

M.-nr. 11905670

Pris: 105,00



Rengøringsstiks til mælkesystem 100 stk.

Sikrer hygiejnisk rene mælkesystemer i CVA og CM.

- Fjerner effektivt mælkeproteiner og -fedt.
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Enkel dosering, da de enkelte stiks indeholder den nødvendige mængde
- Sikker at bruge – Miele-formel
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270

Pris: 275,00

* Med ECO-program



UltraPhase 1 Sensitive

Til W1 TwinDos vaskemaskiner

- Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2 Sensitive
- Meget drøj - op til 36 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923560

Pris: 145,00



UltraPhase 2 Sensitive

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1 Sensitive
- Meget drøj - op til 63 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923590

Pris: 145,00



UltraPhase 1 Classic

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11891620

Pris: 135,00



UltraPhase 2 Classic

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1
- Meget drøj - op til 50 vaske
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11891820

Pris: 135,00



Miele UltraPhase 1 Elixir

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
- Indeholder 7 enzymer til ultimativ renhed
- ColorProtect til bevarelse af farveintensitet
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Holder længe - til 37 vaskeforløb
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11614960

Pris: 135,00



Miele UltraPhase 2 Elixir

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Aktiv ilt til blid og effektiv pletfjerning
- OxiCare til grundig pleje og rengøring af tekstiler og produktet
- WhiteBooster til strålende hvide tekstiler
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Holder længe - til 50 vaskeforløb
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11615050

Pris: 135,00



TwinDosCare

Rengøringsmiddel til

TwinDos-doseringssystem

- Til skylning af TwinDos-doseringsrør
- Anvendes før en lang periode uden brug (min. 2 måneder)
- Anvendes før nyt middel tages i brug
- Meget effektiv
- - rækker til 4-5 forløb

M.-nr. 11171440

Pris: 105,00





Miele

W1
PowerWash & TwinDos & 9kg





Caps Booster

Perfekt til pletfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner

- Egnet til både hvidt og kulørt vasketøj
- Til hårdnakkede pletter, fx fedt- eller frugtpletter
- Storartede vaskeresultater – også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11648410

Pris: 75,00



Caps DownCare

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 12014030

Pris: 75,00



Caps Outdoor

- Til W1-vaskemaskiner
- Bevarer farver på syntetiske tekstiler
- Bevarer åndbarhed i funktionsmembraner
- Modvirker statisk elektricitet på syntetiske tekstiler
- Neutraliserer dårlige lugte fra f.eks. sved
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 12014120

Pris: 75,00



Caps SilkCare

- Til W1-vaskemaskiner
- Forebygger filtnig og krympning
- Bevarer formen af fibrene og et blødt udseende
- Giver bløde og velduftende tekstiler
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11485780

Pris: 75,00



Caps Sport

Til vask af sportstøj i W1-vaskemaskiner

- Neutraliserer svedlugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer, skånsom mod farverne
- Bevarer tøjets form – også for fleec
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 12014100

Pris: 75,00



Caps UltraDark

- Til W1-vaskemaskiner
- Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning – også ved lave temperaturer
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11910950

Pris: 75,00



Caps WoolCare

Til fin- og uldvask i W1-vaskemaskine

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
- Ingen overdosering
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11485730

Pris: 75,00



Caps Impraprotect

- Til W1-vaskemaskiner
- Til imprægnering af tekstiler
- Ideelt til sportsbeklædning og regntøj
- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv mod fugt, vind og snavs
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 11648280

Pris: 135,00



Caps CottonRepair

- Fornyr farver og overfladen på dine bomuldstekstiler
- Fjerner "pilling-effekt" (frugdannelse)
- Fjerner ødelagte og misfarvede ender på tekstilfibre
- Nyt liv til dit favorit-bomuldstøj
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 11485870

Pris: 135,00



UltraWhite-vaskepulver 2,7 kg

Specielt velegnet til hvidt og lyst tøj og meget snavset kulørt tøj.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
- Strålende hvidt tøj takket være effektiv formel med aktivt oxygen
- Fremragende pletfjerning – også ved lave temperaturer.
- Meget drøj – også ved lave temperaturer.

M.-nr. 10199830

Pris: 195,00



Caps Nature skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11486070

Pris: 75,00



Caps Cocoon skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11486090

Pris: 75,00



Caps Aqua skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11486040

Pris: 75,00



Duftflakon ROSE

- Harmonisk og feminin
- Oplev den sarte, raffine ede duft af friskplukkede maj-roses med ROSE
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 12022190

Pris: 105,00



Duftflakon ORIENT

- Sensuel og maskulin
- ORIENT samler alle Orientens hemmeligheder i en forførende duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 12022190

Pris: 105,00



Duftflakon AQUA

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – renhed og frisk duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 12021160

Pris: 105,00



Duftflakon NATURE

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234500

Pris: 105,00



Duftflakon COCOON

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og tryghed
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 12023660

Pris: 105,00



Duftflakon WHITEFLOWER Sensitive

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- Ekstra Sensitiv-formel for personer med allergi
- WHITEFLOWER – blomsterduft kombineret med citrus
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 11047280

Pris: 105,00



Duftflakon DRYFRESH

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- DryFresh – med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 12026930

Pris: 105,00



FragranceDos
Aqua & Cocoon



UltraColor Flydende vaskemiddel 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 36 maskinfulde
- Emballagen fremstilles af 100 % genbrugsplast
- Fri for mikroplast og biologisk nedbrydelig

M.-nr. 11979370

Pris: 105,00



UltraDark 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 60 maskinfulde
- Emballagen fremstilles af 100 % genbrugsplast
- Fri for mikroplast og biologisk nedbrydelig

M.-nr. 11986770

Pris: 145,00



UltraColor Sensitive Flydende vaskemiddel 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og mørke tekstiler.

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Bedste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj – til 37 maskinfulde
- Emballage fremstilles af 100 % genbrugsplast
- Emballage er fri for mikroplast og biologisk nedbrydelig

M.-nr. 11987320

Pris: 145,00



WoolCare-finvaskemiddel 1,5 l

Til uld, silke og al finvask

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Meget drøj - til 50 maskinfulde
- Emballage fremstillet af 100% genbrugsplast
- Uden mikroplast, optisk hvidt og blegemidler

M.-nr. 11979190

Pris: 145,00



Sport vaskemiddel 1,5 l

Særligt velegnet til alle sportstekstiler

- Hygiejnisk renhed og langvarig friskhed
- Bevarer tøjets åndbarhed
- Neutraliserer ubehagelige lugte
- Plejer fibrene til formstabil beklædning med lang levetid
- Emballage fremstillet af 100% genbrugsplast

M.-nr. 12111980

Pris: 145,00



Skyllemiddel 1,5 l

Særligt velegnet til alle tekstiler af frotté.

- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft
- Forhindrer elektrostatisk opladning i tørretumbleren
- Meget drøj - til 66 maskinfulde
- Emballage fremstillet af 100% genbrugsplast
- Uden mikroplast, optisk hvidt og blegemidler

M.-nr. 11987020

Pris: 95,00



Specialvaskemiddel Outdoor 250 ml

Perfekt til værdifuld Outdoor-beklædning og funktionelt tøj.

- Med lanolin - som et 'plejende bad' til membranen
- Rengør og plejer
- Skånsom mod farverne i tøj.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10226420

Pris: 125,00



Specialvaskemiddel Dun 250 ml

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning.

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225680

Pris: 125,00



Imprægneringsmiddel 250 ml

Ideelt til sportsbeklædning og regntøj.

- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv imprægnering mod fugt vind og snæs
- Meget drøj - til 4 gange

M.-nr. 11873090

Pris: 195,00

TRYGHED I HELE PRODUKTETS LEVETID.
HURTIG OG PROFESSIONEL
SERVICE!



*FÅR DU BEHOV FOR REPARATIONSSERVICE,
KLARER VI DET HURTIGT MED EGEN SERVICEAFDELING.*

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne. Serviceteknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af produktion.

Se mere på www.miele.dk/service

BESØG MIELE

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Miele's produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et "hverdagens kulturcenter", hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse. Miele Experience Center er derfor mere end produkter! Det er også her vores mange events kan opleves.

Læs mere på www.miele.dk eller tilmeld dig Miele's Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.



Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på info@miele.dk. Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

Du har også mulighed for at booke en virtuel fremvisning, hvis du foretrækker at blive hjemme lidt endnu, eller hvis du synes, der er lidt for langt til Glostrup eller Aarhus. Book din virtuelle rådgivning her, så hører du fra os inden for få dage: <http://imiele.dk/virtuelraadgivning>.

I vores Miele Experience Centre kan der købes originalt tilbehør og forbrugsvarer til Miele's produkter. Reservedele lagerføres og sælges ikke fra vore Miele Experience Centre. Uanset hvad der bringer dig ind i vores showroom, glæder vores dygtige team sig til at betjene dig.

FIND MIELE EXPERIENCE CENTER

Glostrup

Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Aarhus

Lille Torv 4
8000 Aarhus

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8:00 - 16:00
Torsdag-fredag: 8:00 - 18:00
Lørdag: 9:30 - 14:00

Åbningstider:

Mandag-torsdag 10:00 - 18:00
Fredag 10:00 - 19:00
Lørdag 10:00 - 16:00



Findes dette ikon ud for produktet, medfølger et gavebevis eller værdikupon ved køb.

Miele

Miele



20 ÅR FRA NU VIL DIN MIELE STADIG IMPONERE DIG¹

KVALITET FORUD FOR SIN TID

1) I udviklingsfasen af de viste produkter W1, T1, G7000, H7000, DGC7000 og ESW7000 har Miele testet funktionalitet og kernekomponenter i holdbarhedstests, der simulerer 20 års gennemsnitlig brug i en gennemsnitlig husstand. I udviklingsfasen af opvaskemaskineserien G7000 har Miele testet modeller og kernekomponenter med 5600 opvaskecyklusser (= 5,6 cyklusser per uge p.a.) på forskellige programmer. **Læs mere: miele.dk/20years**

Miele A/S

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf. privatkunder

4327 1310

Tlf. forhandlere

4327 1410

Tlf. erhvervskunder

4327 1510

E-mail

info@miele.dk

Website

miele.dk



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Alle priser er vejledende udsalgspriser
i danske kroner inkl. moms.

Mat nr. 12281321 01.05.2023