

**Miele**



PRIS- OG PRODUKTOVERSIGT  
**MIELE KØKKENPARTNER**  
JUNI 2021



Findes dette ikon ud for produktet, medfølger et gavebevis eller værdikupon ved køb.



# MIELE. IMMER BESSER.

Ultimativ bæredygtighed	4
Miele@home	6
Miele i 4 smukke farver	8
Ovne	12
Dampovne	16
Dampovne med ovnfunktion	21
Dampovne med mikrobølger	25
Mikrobølgeovne	26
Kompaktovne med mikrobølger	29
Espressomaskiner	30
Gourmet-varmeskuffer og vakuumforseglerskuffer	36
Kogeplader	40
Glaskeramiske- og gaskogeplader	43
Induktionskogeplader	44
Induktionskogeplader med emhætte	49
SmartLine	52
Emhætter	54
Miele – Bedst i test	64
Integrerbare køleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe	68
Fritstående køleskabe og fryseskabe	78
Fritstående køle-/fryseskabe	82
Vinkøleskabe	88
MasterCool	92
Opvaskemaskiner	96
Vaskemaskiner	112
Topbetjente vaskemaskiner	116
Vaske-tørremaskiner	120
Tørretumblere	124
Strygeruller/FashionMaster	128
Tilbehør, produktpleje og vaskemidler	131



since 1899

KVALITET FORUD FOR SIN TID



## LANG LEVETID ER DEN ULTIMATIVE BÆREDYGTIGHED

I mere end 120 år har vi lovet, at du kan stole på Miele.  
Hos Miele tester vi vores produkter til en levetid på op til 20 år.  
Vi kan derfor tilbyde dig ekstraordinær pålidelighed og tryghed  
– og et valg, der er godt for miljøet pga. produkternes lange holdbarhed.

Alle produkter er robust konstrueret og består udelukkende af førsteklasses  
råmaterialer – uden forurenende stoffer. Allerede når produktet udvikles,  
tænkes produkternes genanvendelighed ind. Produkterne er bygget, så  
de nemt kan skilles ad, og de enkelte dele kan genanvendes.

Det er effektivt og bæredygtigt.

## LAVE FORBRUGSVÆRDIER

Miele står for innovativ teknologi og enestående resultater med et  
minimalt energiforbrug. Fra år 2000 til år 2018 har Miele reduceret  
produkternes energiforbrug drastisk. Eksempelvis er tørretumblernes  
energiforbrug formindsket med 71 %, og vaskemaskinernes  
energiforbrug med 63 %.

## BÆREDYGTIGHED – EN INTEGRERET DEL AF MIELES DNA

Omtanke for miljøet og samfundet har i mange årtier været en fundamental  
del af Miele's identitet. Allerede i 1970 begyndte Miele at registrere miljødata,  
og i 1990 blev Miele Environmental Office grundlagt. Miele's mission er at være  
den mest bæredygtige leverandør i industrien med omtanke for alle.

# MIELE@HOME

**NYHED!** NY MIELE-APP





Appen er også tilgængelig på dansk.



Altid fuld kontrol – også fra afstand

## BEVAR OVERBLIKKET

Den nye Miele-app er langt mere intuitiv og elegant. Med det overskuelige **dashboard** er du altid opdateret. På din mobile enhed kan du til enhver tid se status på alle Miele-produkter i netværket.

## ALTID FULD KONTROL – OGSÅ FRA AFSTAND

Med **MobileControl** har du alt under kontrol. Via appen kan du betjene dine Miele-produkter fra afstand. Er du meget på farten? Start din opvaskemaskine direkte fra appen, så er dit service strålende rent, når du kommer hjem.

Indstil dit køleskab til en lavere temperatur med **Superkøl**, inden du kommer hjem med et større indkøb.

Miele-appen har styr på det hele. Hvornår er vaskemaskinen færdig? Er det tid til at købe mere vaskemiddel? Hvornår skal stegen ud af ovnen?

Tjek maden i ovnen via din smartphone – **\*FoodView**: Et HD-kamera i ovnrummet sender billeder til din Miele-app, så du kan følge med i tilberedningen fra afstand. Du kan tilmed justere tilberedningen direkte via appen.

## ENDNU BEDRE SMAGSOPLEVELSER

I appen finder du en række opskrifter mærket med **CookAssist**. CookAssist hjælper dig med at få mest muligt ud af din TempControl-kogeplade. Appen guider dig igennem opskriften og sørger for perfekte resultater med præcis temperaturstyring vha. kogepladens TempControl-funktion. Du skal ikke engang tænke på at indstille kogepladens varmetrin eller stille minuturet – appen klarer det hele for dig.

Find frem til din personlige kaffedrik med **BaristaAssistant**. Appen guider dig igennem en kaffesmagning og justerer indstillingerne på din espressomaskine undervejs. De valgte indstillinger gemmes på espressomaskinen.

## ALTID OPDATERET MED NYESTE FEATURES

Takket være **RemoteService** er dine Miele-produkter altid opdateret. Softwareopdateringer sendes automatisk til dine Miele-produkter.

## LØBET TØR FOR VASKEMIDDEL? KØBES NEMT I APPEN

Småting skal ikke fylde meget i hverdagen. For eksempel om du har nok vaskemiddel til din TwinDos-maskine, eller om du mangler PowerDisk til opvaskemaskinen. Dit produkt giver dig automatisk besked, når du snart skal købe ind. Og med **ShopConn@ct** kan du nemt bestille alt online – fra din smartphone eller tablet.


# MIELE I 4 SMUKKE FARVER

Med Miele's køkkenprodukter kan du gå hele vejen. PureLine- og VitroLine-designet giver dig alle muligheder for at skabe en smagfuld køkkenindretning og gennemføre en fuldstændig individuel og personlig indretning med køkkenprodukter, der matcher din stil og farveholdning. På [miele.dk](http://miele.dk) kan du se farvevarianter for hvert produkt.



## GRAFITGRÅ

Grafitgrå er trendy og giver dit køkken et eksklusivt udseende. Den moderigtige nuance er mørk og kølig. Udstråler elegance, tager hårdheden ud af de lige linjer og giver et rent og diskret design.



## CLEANSTEEL

CleanSteel har et rå og enkelt udtryk, som passer i de fleste køkkener, uanset om stilen er industriel eller varm og klassisk. Bemærk desuden, at CleanSteel også fås i Miele's ContourLine-design, der passer godt til et køkken med fyldningslåger.







*Med køkkenprodukter i farven Brillanthvid kan du skabe et gennemført lyst og blidt lys i et hvidt køkken. Vælg eventuelt et alternativt greb i Brillanthvid, eller et af de andre mange forskellige greb.*

**BRILLANTHVID**



*Obsidiansort er elegant og stilrent, både sammen med sorte elementer og andre farver og materialer. Vælg eventuelt et alternativt greb i Obsidiansort, eller et af de andre mange forskellige greb.*

**OBSIDIANSORT**

# BETJENINGS- KONCEPTER




A close-up photograph of a Miele oven's control panel. The panel is dark and features a digital display showing '180 °C' and 'Varmtluft Plus'. To the right of the temperature, there is a progress bar and the word 'Slut' (End) in orange. Below the display, there are several touch-sensitive buttons, including one labeled 'Timer'. The oven door is partially open, showing the interior racks.



### **M TOUCH – MAKSIMAL ELEGANCE MED HØJESTE KOMFORT**

Med det innovative touchdisplay opfyldes alle krav til æstetik og komfort: Du styrer dit produkt hurtigt og intuitivt via direkte tryk eller swipe på displayet. Mange funktioner kan vælges med et enkelt tryk, og tekst og symboler kan altid ses. Som noget nyt kan displayets farve indstilles til en lysere tone – perfekt til hvide produkter.



### **M TOUCH S – OVERSKUELIGT OG FUNKTIONELT**

Vores kendte M Touch-teknologi tilbydes også med den samme funktionalitet i et mere smalt display-design.



### **DIRECTSENSOR – DIREKTE VALG PLUS ET 4-LINJET DISPLAY**

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



### **DIRECTSENSOR S – DIREKTE VALG PLUS 1-LINJET DISPLAY**

Den ønskede opvarmningsform kan også vælges direkte via sensortasterne. Yderligere valgmuligheder og indstillinger foretages på displayet.



### **EASYCONTROL**

Her foretages betjeningen hurtigt og komfortabelt via to forsænkede knapper og et display med statusinformationer som fx temperatur- og tidsindstillinger.

# OVNE

## EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Prøv Miele's **Klimaprogram** med dampskud, og nyd et mørt og saftigt stykke kød med appetitligt brunet og sprød skorpe, eller bag brød, som var det friskbagt fra bageren.

Med programmet **langtidsstegning**, hvor kødet steges skånsomt ved lav temperatur i lang tid, kan du glæde dig til et særdeles mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pottes frites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums klima.

## STRESSFRI TILBEREDNING

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet? Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen.

Med **\*TasteControl** åbner ovnlågen automatisk en smule efter endt tilberedningsproces, og ventilationen startes, så ovnrummet hurtigt køles ned, og maden ikke bliver overtilberedt.

**\*Varmholdning** – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage din mad ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.

## DET SMARTE KØKKEN

Miele's ovne har aldrig været smartere – nye digitale features giver dig perfekte resultater i køkkenet og gør madlavningen nemmere end nogensinde!

**\*FoodView** – HD-kameraet i ovnrummet sender hvert minut et billede til din Miele-app. Følg med i tilberedningen fra haven, fitnesscentret, arbejdet, eller hvor du end befinder dig. I app'en kan du desuden nemt tilpasse indstillingerne på ovnen.

**Smart Food ID** – det indbyggede kamera i ovnrummet genkender madvaren ved hjælp af kunstig intelligens og indstiller automatisk den ideelle tid og temperatur.\*

**Smart Browning Control** – ved hjælp af kameraet i ovnrummet og en intelligent algoritme overvåger ovnen tilberedningen af din pizza. Når den perfekte bruning er nået, stopper tilberedningen automatisk. Du slipper for at tjekke pizzaen hele tiden.\*

## MIELE-MADKURSER

Ved af køb af en Miele H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 1.190,00). Læs mere på [miele.dk](http://miele.dk).

## GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

## MOTIONREACT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

## NEM RENGØRING

\* **PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskeborsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev maksimal rengøringsvenlighed med **Pyrolyse** og \* **PyroFit**. **Pyrolyse** er automatisk selvrens af ovnen ved meget høje temperaturer. Samtlige madrester reduceres til aske, som du let kan fjerne med en våd klud. Tilbehør med **PyroFit** tåler de høje temperaturer, så du kan lade det sidde i ovnen under processen.

Oplev flotte, blanke stålfronter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre.



**H 2267-1 B**  
76 L ovnrum, 30-250 °C,  
halogenspot  
M.-nr. 11129710  
**Pris: 7.195,00**



**H 2267-1 BP**  
76 L ovnrum, 30-250 °C,  
halogenspot  
M.-nr. 11129720  
**Pris: 9.995,00**

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	8
Nem rengøring	PerfectClean, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



**H 2860 BP**  
76 L ovnrum, 30-250 °C,  
halogenspot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11129810  
**Pris: 10.895,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11129780  
**Pris: 11.895,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11129790  
**Pris: 11.895,00**




**H 7260 BP**  
76 L ovnrum, 30-300 °C,  
halogenspot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11130080  
**Pris: 12.395,00**

Nem betjening	EasyControl	Opvarmingsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmingsformer	10
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect Clean-ovnrubber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk




**H 7262 BP**  
76 L ovnrum, 30-300 °C,  
halogenspot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11587990  
**Pris: 13.395,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11587970  
**Pris: 14.395,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11587980  
**Pris: 14.395,00**









**H 7264 BP**  
76 L ovnrum, 30-300 °C,  
halogenspot,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11130120  
**Pris: 15.695,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11130090  
**Pris: 16.695,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11130100  
**Pris: 16.695,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11130110  
**Pris: 16.695,00**

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmingsformer	10
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-siderubber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	-
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmingsformer	12
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-ovnrubber, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatisk-programmer, Klimaprogram	Sikkerhed	Børnesikring, Kølrig front
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk

















### H 7464 BP

76 L ovnrum, 30-300 °C, LED-spot, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. CleanSteel 11130210  
**Pris: 19.495,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11130180  
**Pris: 20.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130190  
**Pris: 20.495,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130200  
**Pris: 20.495,00**

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	16
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit

















### H 7464 BPX

Grebsfri, 76 L ovnrum, 30-300 °C, LED-spot, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. Brillanthvid 11130220  
**Pris: 20.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130230  
**Pris: 20.495,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130240  
**Pris: 20.495,00**

Prestige Partner

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	16
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Crisp	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit


















### H 7660 BP

76 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. CleanSteel 11130280  
**Pris: 23.795,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11130250  
**Pris: 24.795,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130260  
**Pris: 24.795,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130270  
**Pris: 24.795,00**

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit



### H 7860 BP

76 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. CleanSteel 11130360  
**Pris: 31.495,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11130320  
**Pris: 32.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130330  
**Pris: 32.495,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130340  
**Pris: 32.495,00**

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele@home, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit











### H 7860 BPX

Grebsfri, 76 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. Brillanthvid 11130370  
**Pris: 32.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130380  
**Pris: 32.495,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130390  
**Pris: 32.495,00**

Prestige Partner

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele@home, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit











### H 7890 BP

848 mm bred, 90 L ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme  
 M.-nr. 11130430  
**Pris: 62.495,00**

Nem betjening	M Touch (skrånstillet)	Opvarmningsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator, CleanGlass-dør	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Hurtigopvarmning, Start-stop-programmering, Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås, Kølrig front
		Netværk	Miele@home, FoodView
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PyroFit, Rotisseri

# DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

## EKSTRAORDINÆRE OG SUNDE MADOPLEVELSER

Med tilberedning med damp får du sunde, møre og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer og mineraler samt råvarernes farver og bid.

Med **sous-vide** tilberedes vakuumpakket mad ved konstante, lave temperaturer. Resultatet er smagsintensivt og ensartet tilberedt mad. Miele-ovne med dampfunktion er særligt velegnede til sous-vide, idet **\*DualSteam** sikrer en hurtig og ensartet dampfordeling i hele ovnrummet – selv ved lave temperaturer. Dét giver præcision og fuld kontrol over tilberedningsprocessen og perfekte resultater.

## MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile-appen, og følg med i valgte programmer og resterende tid(er). Tilpas temperaturen eller brug Timer-funktionen via appen.

## MIELE-MADKURSER

Ved af køb af en Miele H 7xxx BP eller DGC 7xxx medfølger et gratis Miele-madkursus for 2 pers. (værdi kr. 1.190,00). Læs mere på [miele.dk](http://miele.dk).



## 3-I-1-PRODUKT

Med **dampovne med ovnfunktion** (DGC) eller **dampovne med mikrobølger** (DGM) får du tre ovne i én. En dampovn, en almindelig ovn eller en mikrobølgeovn, og en kombination – tilberedning med damp og en anden opvarmningsform samtidig. Tilbered fx mad med damp og mikrobølger på én gang, og udnyt fordelene ved skånsom og alligevel hurtigt tilberedning.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen. For endnu nemmere betjening af din ovn.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

Dampovne med ovnfunktion med **DirectWaterPlus** tilsluttes dit faste vandtilførsels- og afløb, så du hverken skal fylde vandbeholderen eller tømme kondensbeholderen.

Lækre retter på ingen tid: \* **Mix & Match** giver dig inspiration og mulighed for at tilberede forskellige fødevarer på en tallerken eller en bageplade på samme tid. Sæt det hele i ovnen på én gang, og nyd en dejlig middag efter ca. 30 min. Perfekt til hverdagen.

## GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

## NEM RENGØRING

Oplev flotte, blanke stålfronter med CleanSteel. Alle Miele-ovne i stål har CleanSteel, der gør overfladen betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk. Med \* **PerfectClean**-overfladen bliver rengøringen endnu nemmere, og du kan endda spare bagepapiret til fx bagepladen. Fastbrændte madrester fjernes blot med opvaskeborste og evt. et mildt opvaskemiddel. PerfectClean-emalet er yderst slidstærkt. Du kan sågar skære brødet eller pizza'en direkte på bagepladen uden at lave ridser.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre. Alle Miele-dampovne har en række rengøringsprogrammer, fx til **automatisk afkalkning**.

# DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

## HURTIGT OG NEMT – OG MINDRE MADSPILD

Med Miele's **\*Mix & Match**-funktion bliver det nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid.

I Miele@mobile-appen kan du ud fra en lang liste af fødevarer udvælge og kombinere op til tre forskellige råvarer, som du ønsker at bruge i din ret.

Læg alle fødevarerne på en tallerken eller en bageplade, og stil det i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er færdig på under en halv time – slut med at være opmærksom på forskellige tilberedningstider og temperaturer.

Appen sender automatisk programindstillingerne til din ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen.

Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration i appen, og undgå en ekstra tur i supermarkedet.

**Nemmere bliver det ikke!**





### *VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MEDFØLGER:*

- 2 fade med huller i rustfrit stål
  - 1 fad uden huller i rustfrit stål
  - 1 bage-/stegerist
  - 1 opsamlingsfad
  - Gavebevis til kogeøgerne  
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"
- 

### *VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MED OVNFUNCTION MEDFØLGER:*

- 1 bradepande med PerfectClean
  - 1 bage-/stegerist med PerfectClean
  - 1-2 fad(e) med huller i rustfrit stål  
(afhænger af model)
  - 1 fad uden huller i rustfrit stål
  - 1 sæt FlexiClip-udtræk med PerfectClean  
(afhænger af model)
  - Gavebevis til kogeøgerne  
"Baging, stegning, dampning" og "Sous-vide"
- 

### *VED KØB AF MIELE-DAMPOVNE MED MIKROBØLGER MEDFØLGER:*

- 2 fade med huller i rustfrit stål
- 1-2 fad(e) uden huller i rustfrit stål  
(afhænger af model)
- 1 bage-/stegerist
- 1 glasbradepande
- Gavebevis til kogeøgerne  
"Tilberedning i dampovn" og "Sous-vide"

# DAMPOVNE

miele.dk – læs meget mere om Miele-dampovne



**DG 2840**  
40-100 °C,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11137810  
**Pris: 9.495,00**

- EASY SENSOR
- 40 l
- DUOGLIMT RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- AUTOMATIK PROGRAMMER




**DG 7240**  
40-100 °C,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. 11137870  
**Pris: 11.895,00**

- DIRECT SENSOR S
- 40 l
- DUOGLIMT RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- AUTOMATIK PROGRAMMER

Nem betjening	EasySensor	Special-anvendelser	–
Opvarmningsformer	5	Sikkerhed	–
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	–

Nem betjening	DirectSensor S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmelting m.m.
Opvarmningsformer	6	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	Miele@home



**DG 7440**  
40-100 °C, 2 LED-spots,  
SoftOpen/SoftClose  
M.-nr. CleanSteel 11137910  
**Pris: 15.695,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11137880  
**Pris: 16.695,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11137890  
**Pris: 16.695,00**  
M.-nr. Grafitrå 11137900  
**Pris: 16.695,00**

- DIRECT SENSOR
- 40 l
- DUOGLIMT RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- SOUS VIDE
- AUTOMATIK PROGRAMMER

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmelting m.m.
Opvarmningsformer	8	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Tilberedning af menu, Varmholdning, Sous-vide	Netværk	Miele@home






**DGC 7440 XL**

45 niche  
 M.-nr. CleanSteel 11138470  
**Pris: 23.295,00**  
 M.-nr. Brillianthvid 11138440  
**Pris: 24.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138450  
**Pris: 24.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138460  
**Pris: 24.295,00**

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vidé, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



**DGC 7440 X XL** 

Grebsfri, 45 niche  
 M.-nr. Brillianthvid 11138480  
**Pris: 24.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138490  
**Pris: 24.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138500  
**Pris: 24.295,00**

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vidé, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



**DGC 7640 XL**

45 niche  
 M.-nr. CleanSteel 11138870  
**Pris: 29.995,00**  
 M.-nr. Brillianthvid 11138840  
**Pris: 30.995,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138850  
**Pris: 30.995,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138860  
**Pris: 30.995,00**

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vidé, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer




**DGC 7840 XL**

45 niche  
 M.-nr. CleanSteel 11138950  
**Pris: 34.695,00**  
 M.-nr. Brillianthvid 11138920  
**Pris: 35.695,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138930  
**Pris: 35.695,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138940  
**Pris: 35.695,00**

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vidé, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



**DGC 7840 X XL** 

Grebsfri, 45 niche  
 M.-nr. Brillianthvid 11138780  
**Pris: 35.695,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138790  
**Pris: 35.695,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138800  
**Pris: 35.695,00**

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vidé, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



**DGC 7845 XL**

DirectWater Plus, 45 niche  
 M.-nr. CleanSteel 11138990  
**Pris: 36.695,00**  
 M.-nr. Brillianthvid 11138960  
**Pris: 37.695,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11138970  
**Pris: 37.695,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11138980  
**Pris: 37.695,00**

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Fast vandtil-/afløb	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vidé, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean

# DAMPOVNE MED OVNFUNCTION

miele.dk – læs meget mere om Miele-dampovne med ovnfunktion



## DGC 7845 X XL



DirectWater Plus,  
Grebsfri, 45 niche  
M.-nr. Brillanthvid 11138810  
**Pris: 37.695,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11138820  
**Pris: 37.695,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11138830  
**Pris: 37.695,00**



## DGC 7460 XXL

60 niche  
M.-nr. CleanSteel 11138740  
**Pris: 32.895,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11138510  
**Pris: 33.895,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11138680  
**Pris: 33.895,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11138710  
**Pris: 33.895,00**

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Fast vandtil-/afløb	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



## DGC 7460 X XXL



Grebsfri, 60 niche  
M.-nr. Brillanthvid 11138750  
**Pris: 33.895,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11138760  
**Pris: 33.895,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11138770  
**Pris: 33.895,00**



## DGC 7660 XXL

60 niche  
M.-nr. CleanSteel 11138910  
**Pris: 39.495,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11138880  
**Pris: 40.495,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11138890  
**Pris: 40.495,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11138900  
**Pris: 40.495,00**

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer



## DGC 7860 XXL

60 niche  
M.-nr. CleanSteel 11139040  
**Pris: 43.995,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11139010  
**Pris: 44.995,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11139020  
**Pris: 44.995,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11139030  
**Pris: 44.995,00**



## DGC 7860 X XXL



Grebsfri, 60 niche  
M.-nr. Brillanthvid 11139050  
**Pris: 44.995,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11139060  
**Pris: 44.995,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11139070  
**Pris: 44.995,00**

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



## DGC 7865 XXL

DirectWater Plus, 60 niche  
 M.-nr. CleanSteel 11107330  
**Pris: 45.995,00**  
 M.-nr. Brilliant 11139090  
**Pris: 46.995,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11139100  
**Pris: 46.995,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11139110  
**Pris: 46.995,00**



## DGC 7865 X XXL Prestige Partner

DirectWater Plus, Grebsfri, 60 niche  
 M.-nr. Brilliant 11139140  
**Pris: 46.995,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11139150  
**Pris: 46.995,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11139160  
**Pris: 46.995,00**


Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Fast vandtil-/afløb	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatisk programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	Fast vandtil-/afløb	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatisk programmer, Crisp, Varmholdning, Mix&Match, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean










**DGM 7440**

- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. CleanSteel 11138050 **Pris: 19.495,00**
- M.-nr. Brillanthvid 11137990 **Pris: 20.495,00**
- M.-nr. Obsidiansort 11138000 **Pris: 20.495,00**
- M.-nr. Grafitgrå 11138030 **Pris: 20.495,00**

Icons: DIRECT SENSOR, 40ℓ, SOUS VIDE, 1000 W, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING




**DGM 7640**

- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. CleanSteel 11138110 **Pris: 28.995,00**
- M.-nr. Brillanthvid 11138040 **Pris: 29.995,00**
- M.-nr. Obsidiansort 11138080 **Pris: 29.995,00**
- M.-nr. Grafitgrå 11138100 **Pris: 29.995,00**

Icons: M TOUCH S, 40ℓ, SOUS VIDE, 1000 W, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Nem betjening	M Touch S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



**DGM 7840**

- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. CleanSteel 11138220 **Pris: 34.695,00**
- M.-nr. Brillanthvid 11138160 **Pris: 35.695,00**
- M.-nr. Obsidiansort 11138180 **Pris: 35.695,00**
- M.-nr. Grafitgrå 11138200 **Pris: 35.695,00**

Icons: M TOUCH, 40ℓ, SOUS VIDE, 1000 W, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING

Nem betjening	M Touch	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



# MIKROBØLGEOVNE OG KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER

## ALSIDIG OG TIDSBESPARENDE

Vælg en kompaktovn med mikrobølger og få to ovne i én – en konventionel ovn og en mikrobølgeovn, og udnyt mulighederne for at kombinere traditionelle opvarmningsformer med mikrobølger. Spar op til 30 % tid sammenlignet med tilberedning uden mikrobølger.

Miele's kompaktovne med mikrobølger sikrer, at selv ved tilberedning med mikrobølger tilberedes maden mere skånsomt. Du vil derfor opleve bedre resultater end ved brug af konventionelle mikrobølgeovne.

## MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile-appen, og følg med i valgte programmer og resterende tid(er).

På kompaktovne med mikrobølger kan du tilpasse temperaturen eller bruge Timer-funktionen via appen.

POPCORN

## EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Med **langtidsstegning** steges kødet skånsomt ved lav temperatur i lang tid. Derved begynder kødsaften at cirkulere og fordele sig jævnt helt ud i de yderste lag. Resultatet er et meget mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en specielt sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommefrites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnumsklima.

## GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet eller slukkes alarmer.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen eller se ind i ovnrummet, så er MotionReact det rigtige for dig.

Med funktionerne **QuickStart** og **Popcorn** kan du blot ved ét tryk aktivere mikrobølger ved maks. effekt eller tilberede perfekte popcorn til en hyggelig aften.

## NEM RENGØRING

\* **PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen uden at lave ridser.

Oplev flotte, blanke stålfronter med **CleanSteel**, der gør alle Miele-ovne i stål betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk.

Alle Miele-ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, der er særdeles nem at rengøre.

# MIKROBØLGEOVNE

miele.dk – læs meget mere om Miele-mikrobølgeovne



**M 6012**  
 Fritstående mikrobølgeovn,  
 1 LED-spot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. 10254470  
**Pris: 5.245,00**



**M 2234**  
 Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. Brillanthvid 11100550  
**Pris: 8.145,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11100560  
**Pris: 8.145,00**

Nem betjening	EasyControl	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	17 automatik-programmer, QuickStart, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volumen ovnrum	26 l
		Produktmål (HxBxD)	305 x 520 x 422 mm

Nem betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/600/700/800 W
Komfort	15 automatik-programmer, QuickStart, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volumen ovnrum	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 595 x 312 mm



**M 7240**  
 Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. 11100590  
**Pris: 9.995,00**



**M 7244**  
 Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,  
 SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11100630  
**Pris: 11.895,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11100600  
**Pris: 12.895,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11100610  
**Pris: 12.895,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11100620  
**Pris: 12.895,00**

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	35 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	–
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/600/750/900 W
Komfort	45 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (1.500 W)
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm





**H 7240 BM**  
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11129860  
**Pris: 14.295,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11129830  
**Pris: 15.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11129840  
**Pris: 15.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11129850  
**Pris: 15.295,00**

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmningsformer	12
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	-
		Sikkerhed	Børnesikring
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



**H 7440 BM**  
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11129910  
**Pris: 17.595,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11129880  
**Pris: 18.595,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11129890  
**Pris: 18.595,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11129900  
**Pris: 18.595,00**

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	13
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



**H 7440 BMX**  
 Grebsfri kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. Brillanthvid 11129920  
**Pris: 18.595,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11129930  
**Pris: 18.595,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11129940  
**Pris: 18.595,00**



Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	13
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



**H 7640 BM**  
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11129980  
**Pris: 20.495,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11129950  
**Pris: 21.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11129960  
**Pris: 21.495,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11129970  
**Pris: 21.495,00**

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer



**H 7840 BM**  
 Kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11130020  
**Pris: 24.295,00**  
 M.-nr. Brillanthvid 11129990  
**Pris: 25.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130000  
**Pris: 25.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130010  
**Pris: 25.295,00**

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer



**H 7840 BMX**  
 Grebsfri kompaktovn med mikrobølger, 43 L ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose  
 M.-nr. CleanSteel 11130030  
**Pris: 25.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11130040  
**Pris: 25.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11130050  
**Pris: 25.295,00**



Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer

# ESPRESSOMASKINER

## MIELE@HOME

*Bedj din espressomaskine fra afstand. Med Miele@mobile-appen kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand' eller tømme afdrypningsbakken.*

*Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen.*



## ÉT TRYK

Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for **DoubleShot**, og nyd en fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på **OneTouch for Two**, og nyd en drik i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med **kandefunktionen**.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Med **MotionReact** kan du interagere med din espressomaskine ved hjælp af dine bevægelser. En bevægelses-sensor på espressomaskinen registrerer, når du nærmer dig, og afhængig af indstillinger tændes lyset og displayet på espressomaskinen. Du behøver ikke trykke på on-tasten.

Forskellige situationer, forskellige behov. Vælg mellem fire performance-modes: \***ECO-mode** sikrer optimal kaffenydelse med mindst mulig energiforbrug. \***Barista-mode** er perfekt til espresso- og kaffebrygning. Mens \***Latte-mode** er til dig, der foretrækker drikke med mælk. Eller vælg \***Party-mode**, når du vil brygge mange drikke inden for kort tid.

Espressomaskiner med **DirectWater** kan tilsluttes fast vandinstallation, så du ikke skal fylde vandbeholderen manuelt.

## EKSTRAORDINÆR SMAGSOPLEVELSE

Vælg mellem et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, eller nyd en smagfuld kop te med den optimale temperatur. Uanset om du er den kræsnе kaffenyder eller den krævende tedrikker, vil du kunne nyde den perfekte smagsoplevelse.

Med \***CoffeeSelect** får du tre forskellige kaffebønnebeholdere, så du kan matche forskellige typer af kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter og dermed perfektionere din kaffeoplevelse.

**AromaticSystemFresh** sikrer, at kafferester fra tidligere brygninger ikke blandes i din drik. Optimal smag, færre bitterstoffer og høj hygiejne.

## TILPASSET DIG

På en Miele-espressomaskine kan du tilpasse alle parametre. Indstil fx forbrygning, malegrad af kaffebønner (finere/grovere), mængden af maledede kaffebønner, vandmængden og -temperaturen. Med Miele får du altid din drik, som du allerbedst kan lide den. Når du har fundet din perfekte drik, kan du gemme den under din **brugerprofil**.

Har du favoriddrikke, som du vælger igen og igen. Med **MyMiele** kan du lave en genvej til dine mest benyttede drikke. Vælg hurtigt og nemt din foretrukne drik.

## NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med \***AutoDescalc** og \***AutoClean** har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.

\***CupSensor** registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med **ComfortClean** kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.

# FRITSTÅENDE ESPRESSOMASKINER

miele.dk – læs meget mere om Miele-esspressomaskiner



**CM 5310**  
 M.-nr. Obsidiansort, 11541580  
**Pris: 7.595,00**  
 M.-nr. Taybærrød, 11541590  
**Pris: 7.595,00**



**CM 5410**  
 M.-nr. Obsidiansort, 11541630  
**Pris: 7.995,00**

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra lydsvag
Vandbeholder	1.300 ml		
Mælkebeholder	-	Mange specialiteter	9
Netværk	-	Tilpasset dig	1 brugerprofil
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra lydsvag
Vandbeholder	1.300 ml		
Mælkebeholder	-	Mange specialiteter	10
Netværk	-	Tilpasset dig	2 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer



**CM 5510**  
 M.-nr. AluSilver Metallic, 11541660  
**Pris: 8.495,00**  
 M.-nr. Rosaguld PF, 11541640  
**Pris: 8.495,00**

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	Ekstra lydsvag
Vandbeholder	1.300 ml		
Mælkebeholder	-	Mange specialiteter	10
Netværk	-	Tilpasset dig	2 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

## CM5 SILENCE

Topkvalitet – fra kaffebønner helt ned til den mindste tekniske detalje. Ekstraordinært stille og skånsomt kværner espressomaskinen kaffebønnerne, så deres smag kan udfolde sig optimalt under brygningsprocessen.

Uanset hvilken kaffespecialitet du vælger, er de ideelle parametre på Miele-esspressomaskiner indstillet og perfekt tilpasset den drik, du vælger – dog kan de ændres, så de passer til din personlige smag.







**CM 6160**  
 M.-nr. Lotushvid 11579650  
**Pris: 10.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11579660  
**Pris: 10.495,00**



**CM 6360**  
 M.-nr. Lotushvid/  
 CleanSteelMetallic 11579670  
**Pris: 12.395,00**  
 M.-nr. Obsidiansort/  
 CleanSteelMetallic 11579700  
**Pris: 12.395,00**  
 M.-nr. Obsidiansort/Bronze  
 PearlFinish 11579710  
**Pris: 12.395,00**

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønne-beholder	300 g	Ekstra komfort	BrilliantLight, TeaTimer
Vand-beholder	1.800 ml		
Mælke-beholder	Kan tilkøbes	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele@home	Tilpasset dig	4 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	359x251x427	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønne-beholder	300 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer
Vand-beholder	1.800 ml		
Mælke-beholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele@home	Tilpasset dig	4 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	359x251x427	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer



**CM 7350**  
 Aluminiumsfront  
 M.-nr. Brillanthvid, 11024920  
**Pris: 18.895,00**  
 M.-nr. Obsidiansort, 11025070  
**Pris: 18.895,00**



**CM 7750**  
 Sort aluminiumsfront  
 M.-nr. Obsidiansort, 11025340  
**Pris: 25.395,00**

Nem betjening	C Touch	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot
Bønne-beholder	500 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor
Vand-beholder	2.200 ml		
Mælke-beholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele@home	Tilpasset dig	8 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer

Nem betjening	C Touch	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot
Bønne-beholder	210 g / 180 g / 150 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vand-beholder	2.200 ml		
Mælke-beholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele@home	Tilpasset dig	10 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, AutoDescal



**CVA 7440**  
 M.-nr. CleanSteel 11165880  
**Pris: 22.795,00**  
 M.-nr. Brilliantvid 11165850  
**Pris: 23.795,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11165860  
**Pris: 23.795,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11165870  
**Pris: 23.795,00**



**CVA 7445**  
 M.-nr. CleanSteel 11165890  
**Pris: 24.795,00**

Nem betjening	Direct-Sensor	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Convenience	Performance-modes
Bønne-beholdere	300 g / 300 g	Smagsoplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, ComfortClean

Nem betjening	Direct-Sensor	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	Fast vandtilslutning	Convenience	Performance-modes
Bønne-beholdere	300 g / 300 g	Smagsoplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, ComfortClean



**CVA 7840**  
 M.-nr. CleanSteel 11165900  
**Pris: 30.295,00**



**CVA 7845**  
 M.-nr. CleanSteel 11166010  
**Pris: 32.295,00**  
 M.-nr. Brilliantvid 11165960  
**Pris: 33.295,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11165970  
**Pris: 33.295,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11165990  
**Pris: 33.295,00**

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler, MyMiele
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	Fast vandtilslutning	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	10 brugerprofiler, MyMiele
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean





# GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER

Miele

Miele

## MIELE@HOME

*Indstil fx Gourmet-varmeskuffens temperatur eller timer-funktion via Miele@mobile-appen.*

## PRAKTISK OG NEM AT BETJENE

*Mieles vakuumforseglerskuffer og Gourmet-varmeskuffer betjenes nemt og intuitivt via et touch-panel, der også er nemt at gøre rent. Derudover kan skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at fylde noget i skuffen og tage noget ud af skuffen.*



## PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brugt flere timer på en god middag, men den skal ikke serveres med det samme? Brug Gourmet-varmeskuffen til **varmholdning af mad**, og server maden, når det passer dig.

Server maden på en lun tallerken, eller nyd kaffen/teen i en lun kop. Gourmet-varmeskuffen kan også bruges som **service- og kopvarmer**. Miele's Gourmet-varmeskuffer kan tilsluttes Miele-espressomaskiner, så du altid har en lun kop til din drik.

## EKSTRAORDINÆRE SMAGSOPLEVELSER

Miele's vakuumforseglerskuffer er perfekte til **marinering** og forberedelse til **sous-vide**. Ved vakuumpakning forstærkes marinadens smag, idet krydderurter og krydderier indvirker direkte og koncentreret på madvaren.


Alternativt kan du opnå mørt og saftigt kød ved at **langtidsstege** det ved lav temperatur i Miele's Gourmet-varmeskuffe.

## UNDGÅ MADSPILD

Brug vakuumforseglerskuffen til **optimal genindpakning** af dine fødevarer, eller forlæng holdbarheden på dine madvarer ved at **opdele maden i mindre portioner**.

Med en Miele-vakuumforseglerskuffe kan du vakuumpakke dine madvarer i **genanvendelige beholdere** og derved reducere brugen af plastik.

# GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER



**ESW 7010**

Gourmet-varmeskuffe,  
14 cm høj, 40-85 °C  
M.-nr. Brillanthvid 11100160  
**Pris: 8.595,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11100190  
**Pris: 8.595,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11100200  
**Pris: 8.595,00**


Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Kuverter 6 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele@home
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør+	Opskrifthæfte til langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarmning af service	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk, Timer-funktion		



**ESW 7020**

Gourmet-varmeskuffe,  
29 cm høj, 40-85 °C  
M.-nr. CleanSteel 11100240  
**Pris: 9.495,00**  
M.-nr. Brillanthvid 11100210  
**Pris: 9.495,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11100220  
**Pris: 9.495,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11100230  
**Pris: 9.495,00**


Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Kuverter 12 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele@home
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør+	Opskrifthæfte til langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarmning af service	Produktmål (HxBxD)	289 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk, Timer-funktion		



**ESW 7030**

Gourmet-varmeskuffe,  
32 cm høj, 40-85 °C  
M.-nr. Brillanthvid 11318150  
**Pris: 9.995,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11318170  
**Pris: 9.995,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11318180  
**Pris: 9.995,00**

Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Kapacitet	Kuverter 12 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele@home
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør+	Opskrifthæfte til langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarmning af service	Produktmål (HxBxD)	317 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk, Timer-funktion		



**EVS 7010**

Vakuumforseglereskuffe,  
14 cm høj  
M.-nr. Brillanthvid 11100390  
**Pris: 20.495,00**  
M.-nr. Obsidiansort 11100400  
**Pris: 20.495,00**  
M.-nr. Grafitgrå 11100410  
**Pris: 20.495,00**

Nem betjening	SensorTouch, Push2Open	Optimal vakuumpakning	3 vakuumtrin, 3 svejsetrin
Madoplevelser	Forberedelse til sous-vide, marinering	Kapacitet	8 l
Mindre madspild	Forlænget holdbarhed, portionsopdeling	Tilbehør+	50 stk. Miele-vakuumposer small, 50 stk. Miele-vakuumposer large, opskrifthæfte til sous-vide
Muligheder	Vakuumpakkes i poser eller beholder, vakuumpakning af væsker	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk		





# KOGEPLADER

## STRESSFRI TILBEREDNING OG PERFEKTE RESULTATER

Nu behøver du ikke længere justere varmetrin eller bekymre dig om, hvorvidt maden er ved at brænde på. **\*TempControl**-zonen har tre trin, der holder en konstant temperatur, som du vælger. Nyd at lave bearnaise fra bunden – i ro og mag.

**CookAssist** – din guide til at få mest muligt ud af din TempControl-kogeplade. Vælg mellem en lang række opskrifter, og lad den intuitive app guide dig gennem hvert trin i opskriften. Du skal ikke engang tænke på at indstille kogepladen eller minuturet – app'en klarer det hele. Opnå perfekte resultater og ro i sindet.

Hold maden klar til servering med funktionen **varmholdning**. **Varmholdning Plus** er desuden velegnet til opvarmning af mad eller til smeltning af chokolade. Gaskogeplader og wokkøkken hører tæt sammen. Miele's **Dual-wokbrænder** er forsynet med to separate flammekredse og den høje ydeevne, der kræves for at opnå perfekte wokresultater.

## MAKSIMAL FLEKSIBILITET

**\*PowerFlex**-kogezone er tre kogezone i én. Plads til to mindre gryder, en meget stor pastagryde eller et stegefad. Oplev maksimal fleksibilitet og frihed med Miele's **full surface**-kogeplader, hvor kogepladen ikke er inddelt i forudbestemte kogezone. Stil kogeuret, hvor du vil.

Nyd enestående komfort med **SilentMove**, hvor du lydløst kan flytte dit kogeudrustning rundt på kogepladen.

## HURTIG OG KRAFTFULD

Oplev hurtigste opvarmning med Miele's **\*TwinBooster-teknologi**. Med en booster-effekt på op til 7,3 kW kan du fx lynhurtigt bringe vand i kog. Vupti, så er der mad!



## CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

## UNIK BRUGERKOMFORT

Hurtig og nem betjening af din kogeplade – med Miele's **\*automatiske grydere registrering** stiller du blot dit kogegrej på kogepladen, så vises tærækken for den specifikke kogezone automatisk.


Med den **\*intelligente grydere registrering** kan du flytte kogegrejet til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige position følger automatisk med!

Ringer telefonen, eller kalder børnene? Tryk på **Stop&Go**, der reducerer varmeeffekten for alle tændte kogezone. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og kogepladen aktiverer automatisk det oprindeligt indstillede varmetrin for hver zone.


Spildte du? Tryk på **Lock&Wipe**, og bloker betjeningen af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som indstillet, imens kan du tørre din kogeplade af i ro og mag.

# KANTER PÅ KOGEPLEADER

## MONTERING – MED RAMME



Bred ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade



Smal ramme i rustfrit stål, ovenpå bordplade

## MONTERING – UDEN RAMME



Uden ramme, planforsænket



Uden ramme, ovenpå bordplade  
(afrundede kanter)

## GLASKERAMISKE KOGEPLADER



### KM 6520 FR

M.-nr. 10889790  
Pris: 5.695,00



### KM 6542 FR

M.-nr. 10889800  
Pris: 9.395,00

Ramme	Bred ramme i rustfrit stål	Ekstra komfort	Stop&Go
På bordplade	•	Netværk	–
Planforsænket	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Nem betjening	EasySelect	Udskæring (BxD)	560 x 490 mm
Kogezoner	1 Vario-zone, 3 zoner		

Ramme	Bred ramme i rustfrit stål	Ekstra komfort	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Netværk	Con@ctivity 3.0
Planforsænket	–	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Nem betjening	ComfortSelect	Udskæring (BxD)	750 x 490 mm
Kogezoner	1 Koge-/stege, 3 zoner		

## GASKOGEPLADER



### KM 3010

Gas på glas  
M.-nr. 9265930  
Pris: 8.495,00



### KM 3034-1

Gas på glas  
M.-nr. 10939720  
Pris: 14.695,00

Ramme	Rustfrit ståltrim på for- og bagkant	Nem rengøring	Støbejernsriste kan rengøres i opvaskemaskine
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop
Planforsænket	–	Gastyper	Til naturgas af fabrik. Sæt til bygas er vedlagt. Sæt til flaskegas købes separat.
Nem betjening	Drejknapper i metal (QuickStart)	Produktmål (BxD)	626 x 526 mm
Kogezoner	4	Udskæring (BxD)	560-600 x 490-500 mm

Ramme	Høj ramme i rustfrit stål	Nem rengøring	Støbejernsriste kan rengøres i opvaskemaskine
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop&Restart
Planforsænket	–	Gastyper	Til naturgas af fabrik. Sæt til bygas er vedlagt. Sæt til flaskegas købes separat.
Nem betjening	Drejknapper i metal (QuickStart)	Produktmål (BxD)	806 x 526 mm
Kogezoner	1 Dual-wok, 4 zoner	Udskæring (BxD)	750-780 x 490-500 mm



# INDUKTIONSKOGEPLADER, 60 CM

miele.dk – læs meget mere om Miele-kogeplader




**KM 7201 FR**  
M.-nr. 11145070  
**Pris: 8.495,00**

Ramme	Stål, bred	Kogezone	4 Vario
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	–	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	EasySelect	Netværk	–
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	560 x 490 mm



**KM 7262 FR**  
M.-nr. 11144690  
**Pris: 8.995,00**

Ramme	Stål, bred	Kogezone	3 Vario, 1 Koge-/stege
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	–	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	EasySelect	Netværk	–
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	614 x 514 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm



**KM 7404 FX**  
M.-nr. 11390350  
**Pris: 10.495,00**

Ramme	–	Kogezone	2 Vario, 2 Powerflex
På bordplade	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Comfort-Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	592 x 492 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	570 x 470 mm <sup>3)</sup>



**KM 7464 FR/FL**  
M.-nr. KM 7464 FR 11144710  
**Pris: 9.395,00**  
M.-nr. KM 7464 FL 11144720  
**Pris: 9.395,00**

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	2 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	KM 7464 FR, KM 7464 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7464 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Comfort-Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7464 FR: 626x526 mm KM 7464 FL: 620x520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm <sup>3)</sup>



**KM 7465 FR/FL**  
M.-nr. 11144730  
**Pris: 11.295,00**  
M.-nr. 11144740  
**Pris: 11.295,00**

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7465 FR, KM 7465 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7465 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Comfort-Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7465 FR: 626x526 mm KM 7465 FL: 620x520 mm
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm <sup>3)</sup>



**KM 7564 FR/FL**  
M.-nr. KM 7564 FR 11144770  
**Pris: 12.295,00**  
M.-nr. KM 7564 FL 11144780  
**Pris: 12.295,00**

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7564 FR, KM 7564 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7564 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7564 FR: 626x526 mm KM 7564 FL: 620x520 mm <sup>1)2)</sup>
Temp-Control	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. <sup>2)</sup> Produktmål passer til CSDA 7001 FL. <sup>3)</sup> Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.

**KM 7667 FR/FL**

M.-nr. KM 7667 FR 11144900  
**Pris: 15.995,00**  
 M.-nr. KM 7667 FL 11144910  
**Pris: 15.995,00**

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7667 FR, KM 7667 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7667 FL	Con- venience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7667 FR: 626x526 mm KM 7667 FL: 620x520 mm <sup>1)2)</sup>
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm <sup>3)</sup>

**KM 7210 FR**


M.-nr. 11144680  
**Pris: 10.895,00**

Ramme	Stål, bred	Kogezoner	3 Vario, 1 Koge-/stege
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	-	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	EasySelect	Netværk	-
Høj fleksibilitet	-	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	750 x 490 mm

**KM 7414 FX**


M.-nr. 11144700  
**Pris: 12.295,00**

Ramme	-	Kogezoner	2 Vario, 2 Powerflex
På bordplade	-	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	Comfort Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Powerflex	Produktmål (BxD)	752 x 492 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	730 x 470 mm <sup>3)</sup>

**KM 7474 FR/FL**


M.-nr. KM 7474 FR 11144750  
**Pris: 11.295,00**  
 M.-nr. KM 7474 FL 11144760  
**Pris: 11.295,00**

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	2 PowerFlex, 2 Vario
På bordplade	KM 7474 FR, KM 7474 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7474 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	Comfort Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7474 FR: 806x526 mm KM 7474 FL: 800x520 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>3)</sup>

**KM 7575 FR/FL**

M.-nr. KM 7575 FR 11144790  
**Pris: 16.995,00**  
 M.-nr. KM 7575 FL 11144800  
**Pris: 16.995,00**

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	6 PowerFlex
På bordplade	KM 7575 FR, KM 7575 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7575 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7575 FR: 806x526 mm KM 7575 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup>
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>3)</sup>

**KM 7677 FR/FL**

M.-nr. KM 7677 FR 11144930  
**Pris: 18.795,00**  
 M.-nr. KM 7677 FL 11144940  
**Pris: 18.795,00**


Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	4 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7677 FR, KM 7677 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7677 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7677 FR: 806x526 mm KM 7677 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup>
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. <sup>2)</sup> Produktmål passer til CSDA 7001 FL. <sup>3)</sup> Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.

**KM 7678 FR/FL**


M.-nr. KM 7678 FR 11144960  
**Pris: 20.695,00**  
 M.-nr. KM 7678 FL 11144980  
**Pris: 20.695,00**

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	6 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7678 FR, KM 7678 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan- forsænket	KM 7678 FL	Convenience	Intelligent gryde- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7678 FR: 806x526 mm KM 7678 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup>
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>3)</sup>

**KM 7679 FR/FL**

M.-nr. KM 7679 FR 11508080  
**Pris: 19.995,00**  
 M.-nr. KM 7679 FL 11508090  
**Pris: 19.995,00**

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	KM 7679 FR KM 7679 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan- forsænket	KM 7679 FL	Convenience	Automatisk gryde- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home/CookAssist
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7679 FR: 806x526 mm KM 7679 FL: 800x520 mm <sup>1)</sup>
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	750-780x490-500 mm <sup>3)</sup>

**KM 7878 FL**

Grafitstort glas  
 M.-nr. 11145010  
**Pris: 23.595,00**

Ramme	-	Kogezoner	6 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan- forsænket	•	Convenience	Intelligent gryde- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface, SilentMove	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>3)</sup>

**KM 7879 FL**

M.-nr. KM 7879 FL 11508110  
**Pris: 22.895,00**

Ramme	-	Kogezoner	1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan- forsænket	•	Convenience	Automatisk gryde- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home/CookAssist
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Temp- Control	•	Udskæring (BxD)	750-780x490-500 mm <sup>3)</sup>

**KM 7697 FR/FL**

M.-nr. KM 7697 FR 11144990  
**Pris: 23.595,00**  
 M.-nr. KM 7697 FL 11145000  
**Pris: 23.595,00**



Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	6 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	KM 7697 FR, KM 7697 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan- forsænket	KM 7697 FL	Convenience	Intelligent gryde- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7697 FR: 942x526 mm KM 7697 FL: 936x520 mm <sup>1)</sup>
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm <sup>3)</sup>

**KM 7897 FL**

Grafitstort glas  
 M.-nr. 11145020  
**Pris: 26.395,00**

Ramme	-	Kogezoner	6 full surface (gryder Ø14-35 cm)
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan- forsænket	•	Convenience	Intelligent gryde- registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface, SilentMove	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Temp- Control	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. <sup>2)</sup> Produktmål passer til CSDA 7001 FL. <sup>3)</sup> Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.



Ramme	-	Kogezoner	1 TempControl, 2 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home/CookAssist
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	936x520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	916x500 mm <sup>1)</sup>

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	8 TempControl, 3 PowerFlex/ PowerFlex Plus-områder (max. 5 stk. kogegrej på kogepladen)
På bordplade	KM 7999 FR KM 7999 FL	Stressfri tilberedning	Tilberedningsguides i display, Stop&Go
Planforsænket	KM 7999 FL	Convenience	Automatisk gryde-registrering, Lock&Wipe
Nem betjening	TouchDisplay	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex og PowerFlex Plus	Produktmål (BxD)	KM 7999 FR: 942x526 mm KM 7999 FL: 936x520 mm
Temp-Control	•	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm <sup>2)</sup>

\* FINDES KUN HOS MIELE



## FULD FLEKSIBILITET

Med \*PowerFlex- og \*PowerFlex Plus-områderne kan du kombinere flere kogezoner til én stor zone - til fx store gryder eller gourmetfade.

## 100% KONTROL

\*TempControl - temperaturstyring på induktionskogepladen. Vælg den ønskede temperatur, og kogepladen holder den konstante temperatur på dit kogegrej. Nyd roen hvad enten du smelter chokolade, laver bearnaise osv.

## EN HJÆLPENDE HÅND

Er du tvivl om, hvilken temperatur du skal tilberede maden ved? Tilberedningsguides i kogepladens TouchDisplay guider dig gennem forskellige opskrifter, så du får mest ud af din kogeplade med \*TempControl.

## INTUITIV BETJENING

I TouchDisplayet kan du hurtigt og nemt vælge det ønskede varmetrin eller den ønskede temperatur på kogezonerne.

<sup>1)</sup>Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. <sup>2)</sup>Produktmål passer til CSDA 7001 FL. <sup>3)</sup>Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.





# INDUKTIONSKOGEPLADER MED EMHÆTTE



## KMDA 7476 FR/FL - PowerFlex XL og ComfortSelect Plus

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7476 FR 11790030

**Pris: 28.595,00**


M.-nr. KMDA 7476 FL 11790020

**Pris: 28.595,00**

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	•
På bordplade	KMDA 7476 FR, KMDA 7476 FL	Recirkulation	•
Planforsænkning	KMDA 7476 FL	Effektivitetsklasse	A (580 m <sup>3</sup> /t, Booster-trin)
Nem betjening	ComfortSelect Plus	Fedtfiltreringsklasse	A (95,1 %)
Høj fleksibilitet	PowerFlex XL	Energiklasse / ECO-motor	A++ (27,6 kWh/år) / •
Kogezoner	4 PowerFlex XL	Lydniveau	69 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe	Produktmål (BxD)	KMDA 7476 FR: 806x526 mm KMDA 7476 FL: 800x520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>1)</sup>



KMDA 7476



KMDA 7634



## KMDA 7634 FR/FL - PowerFlex og SmartSelect

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7634 FR 11491410

**Pris: 28.595,00**

M.-nr. KMDA 7634 FL 11491420

**Pris: 28.595,00**

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	•
På bordplade	KMDA 7634 FR, KMDA 7634 FL	Recirkulation	•
Planforsænkning	KMDA 7634 FL	Effektivitetsklasse	A (570m <sup>3</sup> /t, Booster-trin)
Nem betjening	SmartSelect	Fedtfiltreringsklasse	A (95,1 %)
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Energiklasse / ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / •
Kogezoner	4 PowerFlex	Lydniveau	69 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe	Produktmål (BxD)	KMDA 7634 FR: 806x526 mm KMDA 7634 FL: 800x520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Indvendige udskæringsmål. Husk at købe aftrækskanaler mv. separat. Se tilbehør, fladkanaler m.m. på side 136.

# TRYGHED MED MIELE. 15 ÅRS RESERVEDELSGARANTI

*Miele er et af verdens førende premium brands.*

**IMMER BESSER** er vores brands DNA og dybt forankret i vores 120-års historie. Det definerer, hvordan vi vil fortsætte vores mission og konstant være garant for højeste kvalitet.

*Vi bruger kun de bedste råmaterialer, lige som vores skrappe kvalitetskontrol sikrer, at vi altid leverer pålidelige og holdbare produkter med lang levetid. Køber du et Miele-produkt, er du altid garanteret 15 års reservedelsgaranti.*

*Det gælder også Mieles kogeplader, så du kan være tryk ved, at produktet altid kan repareres, og du undgår en evt. ombygning af bordplade mv.*



**Miele**  
INDUCTION



0

III 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B:



① 1 2 3 B

# SMARTLINE MIX & MATCH

miele.dk – læs meget mere om Miele's SmartLine



## CS 7101-1



Gaskogeplade, 1 zone  
(Dual-wok-brænder),  
til natur- og flaskegas  
(dyser medfølger)  
M.-nr. 11402780  
**Pris: 10.895,00**

Ramme	–	Nem rengøring	Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop, FlameGuard <sup>1)</sup>
Planforsænket	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Nem betjening	Drejeknap i metal (eltænding)	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm <sup>2)</sup>



## CS 7102-1



Gaskogeplade, 2 zoner,  
til natur- og flaskegas  
(dyser medfølger)  
M.-nr. 11402790  
**Pris: 10.495,00**

Ramme	–	Nem rengøring	Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop, FlameGuard <sup>1)</sup>
Planforsænket	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Nem betjening	Drejeknap i metal (eltænding)	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm <sup>2)</sup>



## CS 7612 FL



Induktionskogeplade,  
2 zoner, PowerFlex  
M.-nr. 10693740  
**Pris: 11.795,00**

Ramme	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering Lock&Wipe
Planforsænket	•	Sikkerhed	Børnesikring
Nem betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	358 x 500 mm <sup>2)</sup>



## CS 7632 FL



Teppanyaki-stegeplade,  
induktion  
M.-nr. 10693780  
**Pris: 19.895,00**

Ramme	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Convenience	2 separat indstillelige områder
Planforsænket	•	Sikkerhed	Børnesikring
Nem betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	358 x 500 mm <sup>2)</sup>



## CSDA 7001 FL



Bordemfang, blæser og  
tilslutningsstuds kan placeres  
til højre eller venstre  
M.-nr. 11402480  
**Pris: 12.695,00**

Ramme	–	Effektivitetsklasse	A (535m <sup>3</sup> /t, Booster)
På bordplade/ Planforsænket	• / •	Fedtfiltreringsklasse	B (93,3 %)
Nem betjening	SmartSelect	Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •
Udluftning til det fri	•	Lydniveau	66 dB(A), trin 3
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål	Produktmål (BxD)	120 x 520 mm
		Udskæring (BxD)	100 x 500 mm <sup>2)</sup>

## TILBEHØR



Monteringsliste til montering af flere  
SmartLine-elementer i en sektion, CSZL 7000  
M.-nr. 10690630  
**Pris: 395,00**

**i** Husk at købe aftrækskanaler mv. separat.  
Se tilbehør, fladkanaler m.m. på side 136.

<sup>1)</sup> FlameGuard medfølger og sikrer, at gasflammerne ikke trækkes ned i emfanget  
<sup>2)</sup> Ved planforsækning: Indvendige udskæringsmål



# EMHÆTTER



## EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING

Som de eneste er Miele's emhætter kåret af Forbrugerrådet TÆNK til "Bedst i test". Miele-emhætter opnår de bedste klassificeringer for bl.a. udsugningseffekt og fedtfiltrering. Fedt og em fanges effektivt, så du bevarer et optimalt indeklima og skal bekymre dig mindre om rengøring.

Alle Miele's emhætter er udstyret med det yderst effektive **\*10-lags metalfedtfiler**, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er af rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

**\*CleanCover** gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele-emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snavset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalcanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, der er nem at tørre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller **filterindikatoren** dig, når fedtfilteret og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten automatisk sugestyrken til det, der sker på kogepladen.


## MIELE@HOME

Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilteret, eller betjen lyset via Miele@mobile-appen.

## DESIGN OG KVALITET

Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele-emhætten til blikfanget i dit køkken. Mens du koncentrerer dig om din kogekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring.

Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.



**C** **10 x FILTER** **LED LIGHTING**

**DA 1260**

Med intern motor  
M.-nr. CleanSteel 10548440  
**Pris: 3.895,00**  
M.-nr. Brillanthvid 10548430  
**Pris: 3.895,00**



**C** **10 x FILTER** **LED LIGHTING**

**DA 3366**

Med intern motor  
M.-nr. 10031040  
**Pris: 4.395,00**

Type	Underbygnings- emhætte	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klasse	D (545 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings- klasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	C (92 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	125 x 598 x 500 mm

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klasse	D (430 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings- klasse	B (89,0 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	C (61 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	34 x 595 x 275 mm



**A++** **10 x FILTER** **LED LIGHTING** **CON@CTIVITY 3.0** **MOBILE CONTROL** **FILTER INDICATOR** **ECO MOTOR**

**DA 3568 (60 cm)**

Med intern motor eller til ekstern motor, SlimLine-udtræk på kun 14 mm  
M.-nr. intern motor 10880250  
**Pris: 10.395,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392190  
**Pris: 9.995,00**




**A++** **10 x FILTER** **LED LIGHTING** **CON@CTIVITY 3.0** **MOBILE CONTROL** **FILTER INDICATOR** **ECO MOTOR**

**DA 3598 (90 cm)**

Med intern motor eller til ekstern motor, SlimLine-udtræk på kun 14 mm  
M.-nr. intern motor 10880290  
**Pris: 11.895,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392200  
**Pris: 11.395,00**

Type	Indbyg med udtræk, rustfrit stål	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings- klasse	C (82,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 593 x 309-470 mm


Type	Indbyg med udtræk, rustfrit stål	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings- klasse	C (82,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 893 x 309-470 mm



**A++** **10 x FILTER** **LED LIGHTING** **CON@CTIVITY 3.0** **MOBILE CONTROL** **FILTER INDICATOR** **ECO MOTOR**

**DA 3668 (60 cm)**

Med intern motor, SlimLine-udtræk på kun 14 mm, lysdæmper-funktion  
M.-nr. 10880300  
**Pris: 16.595,00**



**A++** **10 x FILTER** **LED LIGHTING** **CON@CTIVITY 3.0** **MOBILE CONTROL** **FILTER INDICATOR** **ECO MOTOR**

**DA 3698 (90 cm)**

Med intern motor, SlimLine-udtræk på kun 14 mm, lysdæmper-funktion  
M.-nr. 10880310  
**Pris: 17.995,00**

Type	Indbyg med motoriseret udtræk, rustfrit stål	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings- klasse	C (82,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 593 x 309-470 mm

Type	Indbyg med motoriseret udtræk, rustfrit stål	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings- klasse	C (82,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 893 x 309-470 mm

**i** Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 139-146






**PUR 68 W (60 cm)**  
 Med intern motor  
 M.-nr. 10385270  
**Pris: 7.995,00**

Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings-klasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (47 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 598 x 500 mm



**PUR 98 W (90 cm)**  
 Med intern motor  
 M.-nr. 10385280  
**Pris: 8.995,00**

Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings-klasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (50 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 898 x 500 mm




**DA 6066 W Wing (60 cm)**  
 Med intern motor  
 M.-nr. Brillanthvid 10138850  
**Pris: 9.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10138840  
**Pris: 9.495,00**

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings-klasse	B (92,4 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 600 x 490 mm



**DA 6086 W Wing (80 cm)**  
 Med intern motor  
 M.-nr. Brillanthvid 10143210  
**Pris: 10.395,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 10138860  
**Pris: 10.395,00**

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings-klasse	B (92,4 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 800 x 490 mm



**DA 6096 W Wing (90 cm)**  
 Med intern motor  
 M.-nr. Brillanthvid 9974070  
**Pris: 10.395,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 9974080  
**Pris: 10.395,00**

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings-klasse	B (92,4 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 900 x 490 mm

**i** Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 139-146

# VÆGEMHÆTTER

miele.dk – læs meget mere om Miele's vægemhætter



## DA 9091 W Screen

Med intern motor  
M.-nr. 11684340  
**Pris: 8.495,00**




## DA 9091 W Screen


Med intern motor  
M.-nr. 11684330  
**Pris: 8.495,00**










Type	Vægemhætte, grafitgrå glas	Lydniveau	50 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	B (670 m <sup>3</sup> /t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilteringsklasse	B (92,8%)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	50 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	B (670 m <sup>3</sup> /t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilteringsklasse	B (92,8%)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (67,7 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	500 x 880 x 256 mm





**DA 5798 W Next Step**

Med intern motor  
M.-nr. 10880420  
**Pris: 12.795,00**




















**DA 4298 W Puristic Plus**

Med intern motor eller  
til ekstern motor 10880410  
**Pris: 13.295,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392260  
**Pris: 12.795,00**

Type	Vægemhætte, glas og rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (24 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	660-1110 x 893 x 520 mm


Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (630 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (27 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 898 x 500 mm










**DA 6488 W Pure (80 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. 10799440  
**Pris: 14.195,00**



**DA 6488 W Pure (80 cm)**

Med intern motor  
M.-nr. 10799430  
**Pris: 14.195,00**

Type	Vægemhætte, grafitgrå glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm











**DA 6498 W Pure (90 cm)**

Med intern motor eller  
til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10799460  
**Pris: 14.195,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392270  
**Pris: 13.795,00**












**DA 6498 W Pure (90 cm)**








Med intern motor eller  
til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10799450  
**Pris: 14.195,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392280  
**Pris: 13.795,00**

Type	Vægemhætte, grafitgrå glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C (75,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm

• Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 139-146




### DA 7198 W Triple



Med intern motor  
M.-nr. 10799480  
**Pris: 15.195,00**

Type	Vægemhætte, grafitgrå glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (89,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm



















### DA 7198 W Triple

Med intern motor  
M.-nr. 10799470  
**Pris: 15.195,00**

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (89,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm




















### DA 6798 W Shape

Med intern motor  
M.-nr. 10880550  
**Pris: 19.495,00**

Type	Vægemhætte, sort glas og rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	D (67,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	568 x 898 x 495 mm





















### DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor  
M.-nr. 10880440  
**Pris: 19.995,00**

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas og stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm





















### DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor  
M.-nr. 10880450  
**Pris: 19.995,00**

Type	Vægemhætte, sort glas og CleanSteel	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm



### DA 6698 W Puristic Edition 6000

Med intern motor  
M.-nr. 10880430  
**Pris: 19.995,00**

Type	Vægemhætte, brillanthvidt glas og stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm

• Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 139-146

# VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

Har du købt et eller flere Miele-produkter, tilbyder vi dig et medlemskab af Miele Club. Som klubmedlem modtager du eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, som kun kan opnås via medlemskab af Miele Club. Det er helt gratis og uden forpligtelser for dig som medlem.

Meld dig ind i Miele Club på [miele.dk/club](https://miele.dk/club), og modtag eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, så snart dine Miele-produkter er registreret.





## DA 2558 (50 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10879930  
**Pris: 6.195,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392220  
**Pris: 5.695,00**



## DA 2578 (70 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10879940  
**Pris: 7.095,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392230  
**Pris: 6.595,00**

Type	Indsatsemhætte skjult ved integration	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (90,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	295 x 532 x 372 mm

Type	Indsatsemhætte skjult ved integration	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (90,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	295 x 702 x 402 mm



## DA 2360 (60 cm)

Med intern motor  
M.-nr. 10548450  
**Pris: 6.595,00**



## DA 2390 (90 cm)

Med intern motor  
M.-nr. 10548460  
**Pris: 9.495,00**

Type	Indsatsemhætte til overskab	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (94,2 %)	Netværk	-
Energiklasse / ECO-motor	A (49 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	342 x 580 x 293 mm

Type	Indsatsemhætte til overskab	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	-
Energiklasse / ECO-motor	A (55 kWh/år) / -	Produktmål (HxBxD)	342 x 880 x 293 mm



## DA 2668 (60 cm)

Med intern motor  
M.-nr. 10880040  
**Pris: 13.295,00**



## DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880110  
**Pris: 16.995,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392240  
**Pris: 16.595,00**

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (585 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 584 x 297 mm

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm

**i** Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 139-146

# INDSATSEMHÆTTER OG LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER



## DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880070  
**Pris: 16.995,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392250  
**Pris: 16.595,00**

Type	Indsatsemhætte til overskab, Brillanthvid	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm



## DA 2808

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880140  
**Pris: 19.295,00**  
M.-nr. ekstern motor 11392150  
**Pris: 18.895,00**

Type	Loftsintegreret emhætte, CleanSteel	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (725 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (92,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm




## DA 2808

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor 10880180  
**Pris: 19.295,00**  
M.-nr. ekstern motor 11391950  
**Pris: 18.895,00**

Type	Loftsintegreret emhætte, Brillanthvid	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (725 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (92,8 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm



**i** Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 139-146



MIELE HAR DE MEST  
TILFREDSE BRUGERE

# BEDST I TEST

Ifølge **Forbrugerrådet Tænk** har Miele de ubestridt mest tilfredse brugere. I en undersøgelse svarede > 96 %, at de "helt sikkert" eller "højst sandsynligt" vil anbefale et Miele produkt til andre.

Det er vi selvfølgelig meget glade for, og vi arbejder hver dag for at leve op til vores motto: **Immer Besser.**

Miele er testvinder i mange kategorier - og der kommer hele tiden flere til. **Se alle vinderne på [miele.dk](http://miele.dk)**








**PUR 98 D**

Med intern motor  
M.-nr. 10385250  
**Pris: 15.695,00**

- A
- 10 x FILTER
- LED LIGHTING
- INDIVIDUAL



**DA 4208 D Puristic Plus**

Med intern motor eller til ekstern motor  
M.-nr. intern motor, 10880370  
**Pris: 23.295,00**  
M.-nr. ekstern motor, 11392210  
**Pris: 22.795,00**

- A++
- 10 x FILTER
- LED LIGHTING
- CONSOFTIVITY 3.0
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR
- INDIVIDUAL

Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	57 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	69-106 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (30 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	690-990 x 898 x 598 mm



**DA 4208 V D Puristic Varia**

Med intern motor, motoriseret højdeindstilling  
M.-nr. 10880350  
**Pris: 30.795,00**

- F
- 10 x FILTER
- LED LIGHTING
- CONSOFTIVITY 3.0
- FILTER INDICATOR
- ECO MOTOR
- INDIVIDUAL

Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	58 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (675 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (31 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	755-1045 x 898 x 598 mm



# FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

miele.dk – læs meget mere om Miele's frithængende emhætter



**A**  
++

10 X  
FILTER

LED  
LIGHTING

CON@CTIVITY  
3.0

MOBILE  
CONTROL

FILTER  
INDICATOR

ECO  
MOTOR

INDIVIDUAL

**DA 6698 D Puristic  
Edition 6000**

Med intern motor  
M.-nr. 10880470  
**Pris: 28.795,00**



**A**  
++

10 X  
FILTER

LED  
LIGHTING

CON@CTIVITY  
3.0

MOBILE  
CONTROL

FILTER  
INDICATOR

ECO  
MOTOR

INDIVIDUAL

**DA 6698 D Puristic  
Edition 6000**

Med intern motor  
M.-nr. 10880480  
**Pris: 28.795,00**

Type	Frithængende, obsidiansort glas og stål	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, sort glas og CleanSteel	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm



**A**  
++

10 X  
FILTER

LED  
LIGHTING

CON@CTIVITY  
3.0

MOBILE  
CONTROL


FILTER  
INDICATOR

ECO  
MOTOR

INDIVIDUAL

**DA 6698 D Puristic  
Edition 6000**

Med intern motor  
M.-nr. 10880460  
**Pris: 28.795,00**



**A**  
++

10 X  
FILTER

LED  
LIGHTING

CON@CTIVITY  
3.0

MOBILE  
CONTROL

FILTER  
INDICATOR

ECO  
MOTOR

**DA 7078 D Aura 3.0  
White Loom**

Med intern motor, ledning i wires  
M.-nr. 11214420  
**Pris: 33.195,00**

Type	Frithængende, brillanthvidt glas og stål	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, brillanthvidt	Lydniveau	65 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	–	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (615 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B (90,3 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (28 kWh/år) / •	Produktmål	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø700 mm



**i** Tilbehør til emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 139-146



## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Med intern motor, ledning i wires, HumidityBalance, MyAmbientLight, Ambient-Fragrance, emhættens vinger bredes automatisk ud, når emhætten er i brug  
M.-nr. intern motor 11408960  
**Pris: 47.295,00**

Type	Frithængende, Brillanthvid	Lydniveau	66 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	-	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A+ (600 m <sup>3</sup> /t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A (95,1 %)	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home*
Energiklasse / ECO-motor	A+ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø500 mm

\* Betjenes via Miele@mobile-appen eller Con@ctivity (dog findes taster til tænd/sluk og valg af effektrin bag fedtfilter - hvis netværksforbindelsen fejler)

★ **FINDES KUN HOS MIELE**

## \*HUMIDITYBALANCE

Opnå et optimalt og sundt indeklima med **\*HumidityBalance** – affugtningsfilteret absorberer fugten i luftstrømmen og affugter luften, inden luften sendes tilbage i køkkenet.

Den intelligente sensor måler konstant luftfugtigheden i rummet. Er luftfugtigheden under det anbefalede niveau, frigiver emhætten den nødvendige mængde fugt fra affugtningsfilteret ud i køkkenet.

## MYAMBIENTLIGHT

Vælg mellem 6 forskellige farver lys i Miele@mobile-appen, eller brug lysdæmpfunktionen i appen.

## \*AMBIENTFRAGRANCE

Indsæt duftflakonen *Summergarden*, og nyd altid at have en dejlig duft i køkkenet.

# INTEGRERBARE KØLESKABE, FRYSESKABE OG KØLE-/FRYSESKABE

## TØR CLEANSTEEL-BAGVÆG

Udvalgte modeller er designet med en særlig Tør CleanSteel-bagvæg. Udover at understøtte optimal køledistribution afhjælper den kondensdannelse på bagvæggen, så du undgår, at de bagerste emballagepakker bliver våde eller fryser til bagvæggen. Derudover er CleanSteel betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk.

## HØJESTE KOMFORT

Nyd den højeste komfort med **FlexiTray**-glashylden, der nemt kan drejes, så du har komfortabel adgang til alle dine madvarer – også dem der står bagerst. Slut med at flytte noget til siden for at komme til maden bagved.

## DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.



## MINDRE MADSPILD

Ligesom i supermarkedet udsender køleskabe med **PerfectFresh Active** en lille smule fugt i den øverste grøntsagsskuffe. Med den smarte funktion kan du undgå madspild og holde dine madvarer friske op til 5 gange længere end normalt.

**PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De elegante **PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

**DailyFresh** - giver dig mulighed for at justere fugtigheden i grøntskuffen for længere holdbarhed på frugt og grøntsager.

## SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

## NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

## PERFEKT BELYSNING

Altid perfekt belysning i hele skabet med nyheden **FlexiLight 2.0**. Tynde LED-lysbånd på forkanten af hylderne giver et godt lys gennem glashylderne, uden at blænde dig. Hylderne og dermed lyset kan nemt flyttes op eller ned.

## ICEMAKER & MYICE

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske **IceMaker** kan producere op til 100 isterninger om dagen. Via tilslutningen til den faste vandinstallation producerer maskinen kontinuerligt isterninger, indtil beholderen er fyldt.

Med den integrerede vandbeholder skal du ikke bruge en tilslutning til fast vandinstallation. Dermed kan du opstille dit køle-/fryseskab, lige hvor du ønsker det uden at skulle undvære komforten ved en automatisk IceMaker.

## SOFTCLOSE / SELFCLOSE

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. PerfectFresh-skufferne er udstyret med udtræk og dæmpet selvlukning. De kan trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk. Skufferne glider ekstra stille og yderst let. Denne høje betjeningskomfort giver dig en meget bekvem adgang til dine opbevarede madvarer.

## MIELE-APP

På modeller med **Miele@home** kan du nemt tjekke køleskabet fra afstand. Eksempelvis kan du via appen justere temperaturen eller modtage påmindelser om at lukke døren eller skifte filteret.

# INTEGRERBARE KØLESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



**F K 5122 Ui**  
 M.-nr. 9043030  
**Pris: 9.795,00**

38 dB  
 LED LIGHTING



**F K 5124 UiF**  
 M.-nr. 11749610  
**Pris: 9.795,00**

38 dB  
 LED LIGHTING

Nyhed

Type	Integrerbart køleskab til underbyg	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	Drejeknap	Miele@home	Nej
Komfort	ComfortClean, 3 hylder, 1 grøntsagsskuffe LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 137 l
		Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	114 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	820 x 598 x 548 mm

Type	Integrerbart køleskab til underbyg	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	Drejeknap	Miele@home	Nej
Komfort	ComfortClean, 2 hylder, 1 grøntsagsskuffe, integreret fryseboks LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	15 l / 108 l
		Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	176 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	820 x 600 x 550 mm



**F K 31252 Ui**  
 M.-nr. 10799650  
**Pris: 12.495,00**

35 dB  
 LED LIGHTING



**F K 7113 F**  
 M.-nr. 11623160  
**Pris: 5.795,00**

33 dB  
 LED LIGHTING

Nyhed

Type	Integrerbart køleskab til underbyg	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic	Miele@home	Nej
Komfort	ComfortClean, Superkøl, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 132 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	114 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	820 x 600 x 550 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele@home	Nej
Komfort	Superkøl, LED-belysning, 4 hylder, 1 grøntsagsskuffe	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 144 l
		Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	117 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	874 x 560 x 550 mm



**E K 7114 E**  
 M.-nr. 11621990  
**Pris: 6.695,00**

37 dB  
 LED LIGHTING

Nyhed

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele@home	Nej
Komfort	Superkøl, LED-belysning, 3 hylder, 1 grøntsagsskuffe, integreret fryseboks (ComfortFrost)	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	15 l / 109 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	144 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	874 x 560 x 550 mm

## INTEGRERBARE KØLESKABE



**F K 7313 F**  
 M.-nr. 11623190  
**Pris: 7.695,00**

33 dB  
 LED LIGHTING



**E K 7433 E**  
 M.-nr. 11641270  
**Pris: 10.995,00**

35 dB  
 COMFORT SIZE  
 DAILY FRESH  
 LED LIGHTING

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele@home	Nej
Komfort	Superkøl, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 211 l
		Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	123 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.221 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool- ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 236 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	106 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.397 x 560 x 550 mm



**E K 7733 E**  
 M.-nr. 11641400  
**Pris: 11.495,00**

35 dB  
 COMFORT SIZE  
 DAILY FRESH  
 LED LIGHTING



**F K 7734 F**  
 M.-nr. 11641440  
**Pris: 11.495,00**

37 dB  
 COMFORT SIZE  
 DAILY FRESH  
 LED LIGHTING

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool- ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 309 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	114 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool- ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, Integreret fryseboks	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	27 l / 259 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	214 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772 x 559 x 550 mm

# INTEGRERBARE KØLESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



**E** **K 7743 E**  
 M.-nr. 11641550  
**Pris: 14.395,00**

- 37 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH PRO
- LED LIGHTING



**E** **K 7763 E**  
 M.-nr. 11641410  
**Pris: 18.195,00**

- 35 dB
- COMFORT SIZE
- DAILY FRESH
- SOFT CLOSE

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 294 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	156 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight, SoftClose	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 311 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	115 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



**D** **K 7773 D**  
 M.-nr. 11641830  
**Pris: 21.995,00**

- 32 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH ACTIVE
- FLEXI LIGHT 2.0
- SOFT CLOSE

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, SoftClose, Tør CleanSteel-bagvæg	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	0 l / 296 l
		Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	125 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm





## KFN 7714 F

M.-nr. 11622150  
Pris: 11.495,00

Nyhed




## KF 7731 E

M.-nr. 11641980  
Pris: 12.395,00

Nyhed

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	67 l / 187 l
		Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	277 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.750 x 560 x 550 mm


Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Betjening	SensorTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	54 l / 212 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	199 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.770 x 550 x 540 mm



## KFN 7733 F

M. nr. 11642000  
Pris: 13.495,00

Nyhed




## KFN 7734 F

M.-nr. 11642180  
Pris: 12.495,00

Nyhed

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	284 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	284 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



Nyhed

**D** **KFN 7734 D**  
 M.-nr. 11642200  
**Pris: 14.395,00**

- 34 dB
- DAILY FRESH
- NO FROST
- LED LIGHTING



Nyhed

**D** **\*KF 7742 D**  
 M.-nr. 11642240  
**Pris: 14.395,00**

- 34 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH PRO
- COMFORT FROST
- LED LIGHTING

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 183 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	181 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, SuperFrost, ComfortSize, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	54 l / 201 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	182 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



Nyhed

**E** **KFN 7744 E**  
 M.-nr. 11642660  
**Pris: 16.395,00**

- 35 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH PRO
- NO FROST
- LED LIGHTING

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	SensorTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Pro, Superkøl, ComfortSize, LED-belysning, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 174 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	259 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



## COMFORTSIZE

*Praktisk opbevaring. Takket være den store dybde kan en hel bageplade sættes ind på de nederste skuffer.*



Nyhed

**D** **KFN 7764 D**  
 M. nr. 11642220  
**Pris: 20.995,00**

- 34 dB
- COMFORT SIZE
- DAILY FRESH
- NO FROST
- FLEXI LIGHT 2.0
- SOFT CLOSE



Nyhed

**D** **KFN 7774 D**  
 M.-nr. 11642670  
**Pris: 22.995,00**

- 34 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH ACTIVE
- NO FROST
- FLEXI LIGHT 2.0
- SOFT CLOSE

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, Tør CleanSteel-bagvæg, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 184 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	181 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.750 x 550 x 544 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, Tør CleanSteel - bagvæg, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	70 l / 175 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	207 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



## PERFECTFRESH ACTIVE

**PerfectFresh Active** holder dine madvarer friske!  
 En fin vandtåge sprøjtes ned i skuffen, så dine madvarer fugtes skånsomt. Og luftfugtigheden er altid optimal - uanset hvor meget, der er i køleskabet.



**KFN 7785 D**  
M.-nr. 11642230  
**Pris: 25.495,00**

- D
- 34 dB
- COMFORT SIZE
- DAILY FRESH
- NO FROST
- MYICE
- FLEXI LIGHT 2.0
- SOFT CLOSE

**Nyhed**



**KFN 7795 D**  
M.-nr. 11642680  
**Pris: 25.895,00**

- D
- 34 dB
- COMFORT SIZE
- PERFECT FRESH ACTIVE
- NO FROST
- ICE MAKER
- FLEXI LIGHT 2.0
- SOFT CLOSE

**Nyhed**

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, DailyFresh, Superkøl, ComfortSize, FlexiLight 2.0, Tør CleanSteel - bagvæg, Mylce, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	71 l / 184 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	183 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	FreshTouch	Miele@home	•
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh Active, Superkøl, ComfortSize, FlexiTray, FlexiLight 2.0, Tør CleanSteel - bagvæg, IceMaker, NoFrost	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	71 l / 175 l
		Lydniveau	34 dB(A) / B
		Årligt forbrug	208 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



## INTEGRERBARE FRYSESKABE



**E F 31202 Ui**  
 M.-nr. 10799920  
**Pris: 10.995,00**

35 dB  
 COMFORT FROST

Type	Integrerbart fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic	Miele@home	Nej
Komfort	ComfortClean, ComfortFrost, SuperFrost, 3 skuffer, Akustisk og optisk temperaturalarm, Akustisk døralarm	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	95 l / 0 l
		Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	168 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	820x600x560 mm



**F FN 37402 i**  
 M.-nr. 9430650  
**Pris: 18.795,00**

37 dB  
 NO FROST  
 LED LIGHTING  
 SOFT CLOSE

Type	Integrerbart fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele@home	Ja, kræver ekstra- udstyr, XKS 3130 W
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, LED-belysning	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	217 l / 0 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	298 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772x560x550 mm



Nyhed

**E FNS 37405 i**  
 M.-nr. 11784880  
**Pris: 19.795,00**

37 dB  
 NO FROST  
 LED LIGHTING  
 SOFT CLOSE

Type	Integrerbart fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele@home	Ja, kræver ekstra- udstyr, XKS 3130 W
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, LED-belysning, Sidevarme, Mulighed for Side-by-side	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	217 l / 0 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	239 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	1.772 x 560 x 550 mm



**F FNS 37492 iE**  
 M.-nr. 10810800  
**Pris: 22.995,00**

37 dB  
 NO FROST  
 ICE MAKER  
 SOFT CLOSE  
 LED LIGHTING

Type	Integrerbart fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl	Miele@home	Ja, kræver ekstra- udstyr, XKS 3130 W
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, IceMaker m. vandtilslutning, LED-belysning, Optisk/akustisk alarm, Mulighed for Side-by-side	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	217 l / 0 l
		Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	298 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	1.772x560x550 mm



# FRITSTÅENDE KØLESKABE OG FRYSESKABE



## DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

## PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

\* **PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante \* **PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

## SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

## NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne gør det muligt at opbevare store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

## EASYOPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dørgræb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.



## TOUCH-STYRING

Mieles **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

## LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal indvendig belysning af produktet. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Mieles nye LED-glaskyldebelysning, **\*FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

## ACTIVE AIRCLEAN-KULFILTER

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Miele-Active AirClean-filter.

Filtret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filtret er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til brug med det samme.

# FRITSTÅENDE KØLESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



**F** **K 12010 S-2**  
 M.-nr. 7750420  
**Pris: 3.995,00**  
**37 dB**

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	Fast greb
Farve	Hvid	Miele@home	Nej
Betjening	Drejeknap	Volumen køle- og svalerum	149 l
Komfort	ComfortClean, Halogen-belysning	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	116 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	85x55x61 cm



**F** **K 28202 D ws**  
**K 28202 D edt/cs**  
 Hvid, M.-nr. 10243420  
**Pris: 8.195,00**  
 CleanSteel, M.-nr. 10243430  
**Pris: 9.195,00**  
**33 dB**  
**EASY OPEN**  
**LED LIGHTING**

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	TouchControl - display	Volumen køle- og svalerum	386 l
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, LED-belysning, Døralarm, Side-by-side med FN 28262	Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	151 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm



**F** **K 28302 D ws**  
**K 28302 D edt/cs**  
 Hvid, M.-nr. 10881090  
**Pris: 8.695,00**  
 CleanSteel, M.-nr. 10881120  
**Pris: 9.595,00**  
**33 dB**  
**EASY OPEN**  
**LED LIGHTING**

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	TouchControl - display	Volumen køle- og svalerum	386 l
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, LED-belysning, Døralarm, Premium indretning, Side-by-side med FN 28262	Lydniveau	33 dB(A) / B
		Årligt forbrug	151 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm



**F** **K 28242 D ws**  
**K 28242 D edt/cs**  
 Hvid, M.-nr. 10925990  
**Pris: 9.995,00**  
 CleanSteel, M.-nr. 10926000  
**Pris: 10.795,00**  
**40 dB**  
**EASY OPEN**  
**PERFECT FRESH**  
**LED LIGHTING**

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	TouchControl - display	Volumen køle- og svalerum	361 l
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh, LED-belysning, Superkøl, Side-by-side med FN 28262, Døralarm	Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	175 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm



**D** **KS 28423 D ed/cs**  
 M.-nr. 10804770  
**Pris: 15.295,00**  
**37 dB**  
**FLEXI LIGHT**  
**SOFT CLOSE**  
**DAILY FRESH**  
**CLICK2 OPEN**

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel	Miele@home	Ja, kræver ekstra-udstyr, XKS 3100 W
Betjening	FreshTouch - display	Volumen køle- og svalerum	396 l
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, FlexiLight, Side-by-side, Døralarm, Superkøl, SoftClose, AirClean kulfilter	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	98 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	185x60x67,5 cm




**KS 28463 D ed/cs**  
**KS 28463 D bb**

 CleanSteel, M.-nr. 10804780  
**Pris: 19.595,00**  
 BlackBoard, M.-nr. 10804790  
**Pris: 19.995,00**

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel eller BlackBoard	Miele@home	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3100 W
Betjening	FreshTouch - display	Volumen frys	373 l
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh PRO, FlexiLight, XL-interior, Superkøl, SoftClose, AirClean kulfilter	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	107 kWh/år / C
		Nichemål HxBxD	Stål : 185x60x67,5 cm BlackBoard: 185x60x68,5 cm


**FN 26062 ws**

 M.-nr. 10243210  
**Pris: 7.695,00**

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Easy-Open
Farve	Hvid	Miele@home	Nej
Betjening	PicTronic-display	Volumen frys	232 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom	Lydniveau	41 dB(A) / C
		Årligt forbrug	291 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	164x60x63 cm


**FN 28262 ws**  
**FN 28262 edt/cs**

 Hvid, M.-nr. 10243260  
**Pris: 8.195,00**  
 CleanSteel, M.-nr. 10243300  
**Pris: 9.195,00**

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Easy-Open
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	TouchControl-display	Volumen frys	268 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, Side-by-side med K 28202 / K 28302	Lydniveau	41 dB(A) / C
		Årligt forbrug	306 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm


**FN 28263 ws**

 M.-nr. 10243230  
**Pris: 11.595,00**

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	Hvid	Miele@home	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys	277 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, LED-belysning, VarioRoom, XL-interior, Optisk og akustisk alarm	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	248 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm


**FNS 28463 E ed/cs**  
**FNS 28463 E bb**

 Monteringsdele til Side-by-side medfølger.  
 OBS: Totalbredde Side-by-side 1.600 mm  
 CleanSteel, M.-nr. 10805070  
**Pris: 17.295,00**  
 BlackBoard, M.-nr. 10805090  
**Pris: 17.895,00**

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel eller BlackBoard	Miele@home	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3100 W
Betjening	TouchControl-display	Volumen frys	277 l
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, IceMaker m. vandtilslutning, Side-by-side, Optisk og akustisk alarm, LED-belysning	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	248 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	Stål: 185x60x67,5 cm BlackBoard: 185x60x68,5 cm

# FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

Miele

## TOUCH-STYRING

Mieles **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

## DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

## SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

## PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

\* **PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante \***PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

## NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

## LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal indvendig belysning af produktet. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Miele's nye LED-glasyldbelysning, \***FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

## UNIKT DESIGN MED MIELES BLACKBOARD EDITION, CLEANSTEEL ELLER EKSklusivt SORT/HVIDT GLAS

Med Miele's **BlackBoard Edition** kan du og din familie kommunikere sammen med almindelig kridt på dørens glas - ligesom på en tavle. Døren vaskes hurtigt og nemt ren igen med en fugtig klud, og der kan tegnes på ny - til glæde for alle. Miele's køle-/fryseskabe fås også med **CleanSteel**-overflade, som er nem at holde ren uden brug af specielle rengøringsmidler.

## \*CLICK2OPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes i. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dørgræb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stållook afhængig af model.

# FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



**F** **KD 26052 ws**  
 M.-nr. 10078660  
**Pris: 5.795,00**  
**38 dB**  
**LED LIGHTING**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid	Miele@home	Nej
Betjening	Drejeknap	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	54 l / 212 l
Komfort	VarioRoom, ComfortClean, LED-belysning	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	240 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	161,2x55x63 cm



**F** **KD 28052 ws**  
 M.-nr. 10078670  
**Pris: 6.295,00**  
**38 dB**  
**LED LIGHTING**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid	Miele@home	Nej
Betjening	Drejeknap	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	84 l / 212 l
Komfort	VarioRoom, ComfortClean LED-belysning	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	280 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	180x55x62,8 cm



**F** **KD 28032 ws**  
**KD 28032 edo**  
 Hvid, M.-nr. 10242820  
**Pris: 6.695,00**  
 Stål-look, M.-nr. 10242830  
**Pris: 7.195,00**  
**38 dB**  
**LED LIGHTING**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller stål-look	Miele@home	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	88 l / 223 l
Komfort	ComfortFrost, VarioRoom LED-belysning, ComfortClean, Superfrost	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	285 kWh/år / F
		Nichemål HxBxD	181,7x60x63 cm



**E** **KFN 28132 D ws**  
**KFN 28132 D edt/cs**  
 Hvid, M.-nr. 10622020  
**Pris: 7.695,00**  
 CleanSteel, M.-nr. 10622070  
**Pris: 8.695,00**  
**40 dB**  
**LED LIGHTING**  
**NO FROST**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	Trykknop med LCD-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	101 l / 209 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED- belysning, Comfort- Clean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	246 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	186,1x60x65,7 cm



**D** **KFN 28133 D ws**  
**KFN 28133 D edt/cs**  
 Hvid, M.-nr. 10622110  
**Pris: 8.695,00**  
 CleanSteel, M.-nr. 10622130  
**Pris: 9.595,00**  
**39 dB**  
**LED LIGHTING**  
**NO FROST**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	Trykknop med LCD-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	101 l / 209 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED- belysning, Comfort- Clean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	197 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	186,1x60x65,7 cm



**E** **KFN 29132 D ws**  
**KFN 29132 D edt/cs**  
 Hvid, M.-nr. 10622450  
**Pris: 8.195,00**  
 CleanSteel, M.-nr. 10622470  
**Pris: 9.195,00**  
**40 dB**  
**LED LIGHTING**  
**NO FROST**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	Trykknop med LCD-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	101 l / 243 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED- belysning, Comfort- Clean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	251 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm

# FRIKSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE



**KFN 29133 D ws**  
**KFN 29133 D edt/cs**  
Hvid, M.-nr. 10622540  
**Pris: 9.195,00**  
CleanSteel, M.-nr. 10622570  
**Pris: 9.995,00**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	Trykknop med LCD-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	101 l / 243 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED-belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	39 dB(A) / C
		Årligt forbrug	201 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm



**KFN 29142 D ws**  
**KFN 29142 D edt/cs**  
Hvid, M.-nr. 10804820  
**Pris: 8.695,00**  
CleanSteel, M.-nr. 10804910  
**Pris: 9.595,00**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	Trykknop med LCD-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	135 l / 199 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED-belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	246 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm



**KFN 29283 D edt/cs**  
**KFN 29283 D bb**  
CleanSteel, M.-nr. 10153920  
**Pris: 14.895,00**  
BlackBoard, M.-nr. 10243090  
**Pris: 16.295,00**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel eller BlackBoard	Miele@home	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	104 l / 247 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, PerfectFresh, LED-belysning, AirClean, Superkøl/-frost, XL-interior	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	228 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	bb 201x60x68,5 / CleanSteel: 201x60x67,5 cm



**KFN 29233 D bb**  
M.-nr. 10242900  
**Pris: 15.395,00**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	BlackBoard	Miele@home	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	104 l / 262 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED-belysning, ComfortClean, Superkøl/-frost, XL-interior, AirClean	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	203 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	201x60x68,5



**KFN 29483 D edt/cs**  
M.-nr. 10153950  
**Pris: 18.695,00**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	104 l / 247 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, FlexiLight, Self-/Soft-Close, AirClean, Superkøl/-frost, PerfectFresh Pro	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	228 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	201x60x67,5 cm



**KFN 15943 SD ed/cs**  
M.-nr. 10721500  
**Pris: 21.995,00**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	TouchControl-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	123 l / 332 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED-belysning, SoftClose, AirClean, Superkøl, Superfrost, ComfortClean	Lydniveau	41 dB(A) / C
		Årligt forbrug	254 kWh/år / E
		Nichemål HxBxD	202x75,0x63 cm

# FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



**D** **KFN 29493 DE ed/cs**  
 M.-nr. 10805150  
**Pris: 19.995,00**

**36 dB**

**XL** **NO FROST**

**FLEXI LIGHT** **CLICK2 OPEN**

**SOFT CLOSE** **MY ICE**



**D** **KFN 29683 D obsw**  
**KFN 29683 D brws**  
 Obsidiansort, M.-nr. 10243100  
**Pris: 23.995,00**  
 Brillant hvid, M.-nr. 10243110  
**Pris: 23.995,00**

**36 dB**

**XL** **PERFECT FRESH PRO**

**NO FROST** **FLEXI LIGHT**

**CLICK2 OPEN** **SOFT CLOSE**

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel	Miele@home	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3100 W
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	104 l / 262 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, Mylce XL-interiør, FlexiLight, SoftClose, SelfClose, Superkøl/-frost, AirClean	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	204 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	201x60x67,5 cm

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	Obsidiansort eller Brillant hvid	Miele@home	Nej
Betjening	FreshTouch-display	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	104 l / 247 l
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, PerfectFresh PRO, FlexiLight, SoftClose SelfClose, Superkøl/-frost, AirClean	Lydniveau	36 dB(A) / C
		Årligt forbrug	228 kWh/år / D
		Nichemål HxBxD	201x60x68,5





# VINKØLESKABE



## PUSH2OPEN

Døren med **Push2Open**-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsfrie køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant.



## DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

## TEMPERATURZONER MED INDSTILLING

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op til tre individuelt regulerbare temperaturzoner. Herved kan du opbevare op til tre forskellige vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne, ved en perfekt temperatur.

## TOUCH-STYRING

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. Miele's fleksible flaskehylder sørger for stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme kan skydes til siderne i en håndvending og sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse. Herved lagres din vin roligt og altid i den optimale position.

Miele's Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

## \* FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. De **indstillelige flaskehylder** sikrer, at flaskerne ligger perfekt. De enkelte lameller i hylderne kan nemt flyttes og dermed tilpasses alle flaskeformer. Din vin opbevares i en optimal position. Miele's **NoteBoard** på forkanten af alle hylder, giver muligheden for at notere f.eks. vintype, producent og årgang og giver et hurtigt overblik.

## ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra. Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret. Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

## \* SOMMELIERSET

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden.

Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen fra et koldt glas, og opnå altid den perfekte temperering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.



**KWT 7112 iG ed/cs**  
**KWT 7112 iG obsw**  
**KWT 7112 iG grgr**


CleanSteel,  
M.-nr. 11186560  
**Pris: 21.995,00**  
Obsidiansort,  
M.-nr. 11186580  
**Pris: 22.495,00**  
Grafitgrå,  
M.-nr. 11186570  
**Pris: 22.495,00**

Type	Vinkøleskab til indbygning	Betjening	Touchdisplay
Farve	CleanSteel, Obsidiansort, Grafitgrå	Miele@home	Ja, kræver installation af Miele Service
Antal hylde-udtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflasker	18
Komfort	1 temp.zone, Active AirClean, kulfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, Push2Open, Optisk og akustisk alarm, Miele@home	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	116 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	465x557x571 mm / Nichemål: 450-452x560-568 mm



**KWT 6321 UG**

M.-nr. 9764980  
**Pris: 22.495,00**



**KWT 6312 UGS**

M.-nr. 9764970  
**Pris: 25.995,00**



Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	ComfortControl-betjening m. display
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele@home	Nej
Antal hylde-udtræk	3	Antal standard-vinflasker	34
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, kulfilter, LED-belysning, DynaCool	Lydniveau	38 dB(A) / C
		Årligt forbrug	142 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm

Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele@home	Ja, kræver installation af Miele Service
Antal hylde-udtræk	3 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflasker	46
Komfort	1 temp.zone, Active AirClean kulfilter, LED-belysning, DynaCool, Push2Open, Sommerliersæt, SoftClose	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	135 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm



**KWT 6322 UG**

M.-nr. 9138040  
**Pris: 28.295,00**




**KWT 6422 i**

M.-nr. 10792890  
**Pris: 24.995,00**

Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	Touchdisplay
Farve:	Front i obsidiansort glas	Miele@home	Ja, kræver installation af Miele Service
Antal hylde-udtræk	3 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflasker	34
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean kulfilter, LED-belysning, DynaCool, Push2Open	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	146 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm

Type	Integrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Obsidiansort	Miele@home	Ja, kræver ekstra-udstyr, XKS 3130 W
Antal hylde-udtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standard-vinflasker	30
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, 3D hylde, SoftClose, Døralarm	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	150 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	872x557x550 mm / Nichemål: 874x560x550 mm

# INTEGRERBARE OG FRITSTÅENDE VINKØLESKABE



**KWT 6422 iG obsw**  
**KWT 6422 iG grgr**

KWT 6422 iG obsw,  
M.-nr. 10737480  
**Pris: 27.195,00**  
KKWT 6422 iG grgr,  
M.-nr. 11687190  
**Pris: 27.995,00**




**KWT 6722 iS**

M.-nr. 10792900  
**Pris: 38.995,00**

Type	Fuldintegrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Obsidiansort, Grafitgrå	Miele@home	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3130 W
Antal hyldeudtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standardvinflasker	33
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, SoftClose, Døralarm, 3D hylde	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	151 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	909x595x572 mm / Nichemål: 874x560x550 mm

Type	Fuldintegrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front m. glas	Miele@home	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3130 W
Antal hylder	8 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standardvinflasker	80
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, Sommerliersæt, SoftClose, Døralarm	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	176 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1769x557x541 mm / Nichemål: 1772x560x550 mm



**KWT 6722 iGS obsw**

M.-nr. 10737540  
**Pris: 40.995,00**



**KWT 6833 SG**

M.-nr. 10409080  
**Pris: 41.995,00**

Type	Integrerbart vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele@home	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3130 W
Antal hylder	8 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standardvinflasker	83
Komfort	2 temp.zoner, Active AirClean, 3D hylde LED-belysning, DynaCool, Push2Open Sommerliersæt, SoftClose, Døralarm	Lydniveau	32 dB(A) / B
		Årligt forbrug	178 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1769x557x560 mm / Nichemål: 1772x560x550 mm

Type	Fritstående vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele@home	Ja, kræver ekstraudstyr, XKM 3100 W
Antal hylder	10 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standardvinflasker	178
Komfort	3 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp.alarmer	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	206 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1920x700x746 mm



**KWT 6834 SGS**

M.-nr. 10409090  
**Pris: 46.995,00**



**KWNS 28462 E ed/cs**

M.-nr. 10805200  
**Pris: 36.295,00**

Type	Fritstående vinkøleskab	Betjening	Touchdisplay
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele@home	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3100 W
Antal hylder	10 m. FlexiFrame og NoteBoard	Antal standardvinflasker	178
Komfort	3 temp.zoner, Active AirClean, LED-belysning, Sommerliersæt, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp.alarmer	Lydniveau	35 dB(A) / B
		Årligt forbrug	206 kWh/år / G
		Produktmål HxBxD	1920x700x746 mm

Type	Fritstående vinkøleskab/fryseskab	Betjening:	FreshTouch-styring - display
Farve	Front i CleanSteel og sort glas	Miele@home	Ja, kræver ekstraudstyr, XKS 3100 W
Antal hyldeudtræk	4 m. FlexiFrame og 5 fryseskuffer	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	133 l / 156 l
Komfort	2 vintemp.zoner, DynaCool, AirClean, LED-belysning, Superfrost, SoftClose, NoFrost, IceMaker m. vandtilslut., Click2Open	Lydniveau	37 dB(A) / C
		Årligt forbrug	187 kWh/år / D
		Produktmål HxBxD	185x60x67,5 cm



**E** **MasterCool**  
**køleskab K 2802 Vi R**

Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.nr. 11530710  
**Pris: 69.995,00**

- SELF CLOSE
- DYNA COOL
- MASTER FRESH
- BRILLIANT LIGHT



**E** **MasterCool**  
**køleskab K 2902 Vi R**

Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.nr. 11530720  
**Pris: 73.995,00**

- SELF CLOSE
- DYNA COOL
- MASTER FRESH
- BRILLIANT LIGHT

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele@home	Ja
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkøl, Brilliant Light, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen køle- og svalerum	467 l
		Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	166 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

Type	Integrerbart køleskab	Låge- montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele@home	Ja
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock, Superkøl, Brilliant Light, Side-by-side, Easyclean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen køle- og svalerum	579 l
		Lydniveau	40 dB(A) / C
		Årligt forbrug	182 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-KØLESKABE  
PÅ [MIELE.DK/MASTERCool](http://MIELE.DK/MASTERCool)



**MasterCool  
fryseskab F 2412 Vi L**

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format, side-by-side kræver ekstraudstyr – kontakt Miele Reservedele M.-nr. 11530760  
**Pris: 62.995,00**



**MasterCool  
fryseskab F 2672 Vi L**

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format, side-by-side kræver ekstraudstyr – kontakt Miele Reservedele M.nr. 11530780  
**Pris: 73.995,00**

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele@home	Ja
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, IceMaker m. fast vandtilslutning, Brilliant Light, Superfrost, Side-by-side, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys	240 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	308 kWh/år / F
		Mål HxBxD	212,5x45,1x60,8 cm

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele@home	Ja
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, Ice-/ WaterDispenser m. fast vandtilslutning, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys	304 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	337 kWh/år / F
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm



**MasterCool  
fryseskab F 2812 V L**

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format, side-by-side kræver ekstraudstyr – kontakt Miele Reservedele M.-nr. 11530770  
**Pris: 72.995,00**

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, IceMaker m. fast vandtilslutning, Brilliant Light, Superfrost, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys	445 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	401 kWh/år / F
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCOOL-FRYSESKABE PÅ **MIELE.DK/MASTERCOOL**



## MasterCool køle-/fryseskab KF 2802 Vi R

Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.-nr. 11530730  
**Pris: 75.995,00**



## MasterCool køle-/fryseskab KF 2902 Vi R

Førsteklasses luksus,  
design og teknik i stort format  
M.-nr. 11530740  
**Pris: 79.995,00**

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele@home	Ja
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	136 l / 316 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	295 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (højrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele@home	Ja
Komfort	DynaCool, Master-Fresh, NoFrost, IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, Side-by-side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	166 l / 389 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	326 kWh/år / E
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-KØLE-/FRYSESKABE  
PÅ [MIELE.DK/MASTERCool](http://MIELE.DK/MASTERCool)



**F** **MasterCool**  
**køle-/fryseskab**  
**KF 2982 Vi**

NO FROST

BRILLIANT LIGHT

DYNA COOL

MASTER FRESH

SELF CLOSE

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format  
M.-nr. 11530750  
**Pris: 84.995,00**



**G** **MasterCool**  
**vinkøleskab**  
**KWT 2672 ViS L**

WINE

DYNA COOL

BRILLIANT LIGHT

DROP AND LOCK

ACTIVE AIR CLEAN

3-ZONE

SOMMELIER SET

Førsteklasses luksus, design og teknik i stort format  
M.-nr. 11530790  
**Pris: 85.995,00**

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (Højre/Venstre hængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja
Komfort	DynaCool, MasterFresh, NoFrost, IceMaker, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, Brilliant Light, Side by Side, EasyClean, SelfClose, WiFiConn@ct	Volumen frys/ Volumen køle- og svalerum	166 l / 386 l
		Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	415 kWh/år / F
	Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm	

Type	Integrerbart vinkøleskab	Låge-montering	Fladhængsler (venstrehængslet)
Betjening	TouchControl-display	Miele@home	Ja
Zoner/Hylder	3 temp.zoner / 9 hylder	Antal standardvin-flasker	104
Komfort	Glasdør m. UV-filter, DynaCool, Brilliant Light, Aktivt AirClean filter, Side-by-side, 77 flasker a 0,75 ltr. SelfClose, Sommelier-Set, WiFiConn@ct	Lydniveau	42 dB(A) / D
		Årligt forbrug	155 kWh/år / G
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-VINKØLESKABE PÅ [MIELE.DK/MASTERCool](http://MIELE.DK/MASTERCool)

# OPVASKEMASKINER

## VERDENSNYHED!

Fulldautomatisk dosering med **AutoDos** og den integrerede **PowerDisk**.

Miele-opvaskemaskiner og Miele-PowerDisk med All in 1-opvaskepulver er præcist udviklet og tilpasset til hinanden.

## UOVERTRUFNE RESULTATER\*

**PowerDisk-pulveret** doseres optimalt ift. det valgte program – med præcist tilpasset mængde og på det ideelle tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere flere gange under programmet. Vælges programmet Automatic, måler en sensor tilsmudsningen og doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste opvaske- og tørreresultater!





## EKSTRAORDINÆR FRIHED

Slut med at fylde opvaskemiddel på maskinen ved hver opvask.  
En PowerDisk holder ca. til 1 måneds forbrug\*\*.

Med Miele's PowerDisk er der altid opvaskemiddel på maskinen,  
og via **Miele@mobile**-appen kan du nemt starte opvaskemaskinen  
fra afstand.

Oplev maksimal convenience med **AutoStart**: Indtast dine ønskede  
programmer og tidspunkter én gang i ugeplaneren – opvaskemaskinen  
starter fuldstændig automatisk, indtil du fjerner de valgte programmer  
fra listen igen.

Takket være **ShopConn@ct** skal du ikke længere huske at købe  
opvaskemiddel. Appen kan indstilles til, at den automatisk bestiller  
et ønsket antal PowerDisk hjem til dig, når opvaskemaskinen og  
appen registrerer, at du er ved at løbe tør for PowerDisk.  
Nemmere bliver det ikke.

\* Du kan stadig altid vælge at bruge andre opvaskepulvere eller -tabs.

\*\* En PowerDisk rækker til gennemsnitligt 20 opvaske med ECO-program.

# OPVASKEMASKINER

## PERFEKTE OG HURTIGE RESULTATER

Miele's **Perfect GlassCare** rengør dit glasservice forsigtigt og skånsomt – ingen glaspest, kalkrande el. lign. Selv dine sarte, fine vinglas kan du rengøre i Miele's opvaskemaskiner. **Riedel** anbefaler alene Miele's opvaskemaskiner til rengøring af deres glas.

Programmet **QuickPowerWash** og Miele's opvasketabs er præcist afstemt efter hinanden og udgør et unikt og uovervindeligt team, der giver enestående opvaske- og tørreresultater. På blot 58 minutter opnår du perfekte opvaske- og tørreresultater!

Med Miele's **\*AutoOpen-tørring** bliver alt dit service – selv plastik – helt tørt. Når opvaskeprogrammet er slut, åbner døren på opvaskemaskinen automatisk. Bordpladen beskyttes mod fugt med den specielle luftføring.

## ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Ønsker du et grebsfrit køkken? Med **\*Knock2Open**, åbner lågen automatisk, når du banker på den, og takket være **AutoClose** hjælper en motorfunktion med at lukke opvaskemaskinens dør automatisk og forsigtigt. Komfortabelt og elegant.

Oplev hurtig, intuitiv og moderne betjening af din opvaskemaskine med Miele's eksklusive M Touch Vi-display.



## SKÅN MILJØET OG PENGEPUNGEN

Yderst energieffektiv – tilslut opvaskemaskinen til varmt vand, og spar op til 50 % strøm.

**EcoFeedback** – forud for programstart vises en prognose for energiforbruget.

**EcoStart** – din intelligente opvaskemaskine starter automatisk, når strømmen er billigst. Med **SmartStart** modtager opvaskemaskinen info om strømtakster direkte fra dit energiforsynings-selskab.

Helt ned til **6 L vand pr. opvask** – på trods af, at Miele's opvaskemaskiner kun bruger **rent, frisk vand** til opvaske.

## MIELE@HOME

Betjen din opvaskemaskine fra afstand.

I Miele@mobile-appen kan du vælge program,

foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.



*"Med Miele-opvaskemaskiner bliver pletfri glaspleje komfortabel og nem. For skånsom opvask af vores glas anbefaler vi altid opvask i Mieles opvaskemaskiner. Bedre kan det ikke gøres – heller ikke manuelt."*

*– Maximilian Riedel*

**Miele**  
**– specialist i skånsom glaspleje:**

**3D-MultiFlex-bakke:**

*Skånsom og sikker placering af langstilkede, sarte glas i overkurven*

**FlexCare-glas- og kopholdere:**

*Unik silikonebeskyttelse giver optimal placering af dine glas samt perfekte opvaske- og tørreresultater*

**\*AutoOpen-tørring:**

*Skånsom og enestående flotte tørreresultater – uden efterpolering*

**Skåneprogram:**

*Optimalt designet program til glaspleje*

**Miele-opvaskemidler:**

*Perfekt afstemte opvaskemidler med særlig glasbeskyttelsesformel*



# TIL UNDERBYGNING, 60 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



**E** **≥6ℓ** **\*G 5000 U**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvid 11494340  
**Pris: 5.695,00**  
M.-nr. CleanSteel 11494350  
**Pris: 6.695,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	E - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**E** **≥6ℓ** **\*G 5000 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvid 11494360  
**Pris: 6.195,00**  
M.-nr. CleanSteel 11494370  
**Pris: 7.195,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	E - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**E** **≥6ℓ** **\*G 5023 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvid 11573110  
**Pris: 6.495,00**  
M.-nr. CleanSteel 11573160  
**Pris: 7.495,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	E - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**C** **≥6ℓ** **G 5212 U**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvid 11573940  
**Pris: 7.695,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**C** **≥6ℓ** **G 5217 SCU XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvid 11573970  
**Pris: 8.495,00**  
M.-nr. CleanSteel 11573980  
**Pris: 9.495,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**C** **≥6ℓ** **G 5233 SCU**

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvid 11573440  
**Pris: 8.295,00**  
M.-nr. CleanSteel 11573450  
**Pris: 9.295,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

## TIL UNDERBYGNING, 60 CM



**G 7100 SCU**     

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)  
M.-nr. Brillanthvid 11092390  
**Pris: 8.995,00**  
M.-nr. CleanSteel 11092400  
**Pris: 9.995,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filter
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 7310 SCU**      

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, DirectSelection, 1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)  
M.-nr. Brillanthvid 11092560  
**Pris: 10.895,00**  
M.-nr. CleanSteel 11092570  
**Pris: 11.895,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	AutoDos, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele@home	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 7315 SCU XXL**      

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, DirectSelection, 1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)  
M.-nr. Brillanthvid 11092620  
**Pris: 11.295,00**  
M.-nr. CleanSteel 11092630  
**Pris: 12.295,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele@home	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Vi tilbyder forskellige frontbeklædninger til vores integrerbare og fuldintegrerbare opvaskemaskiner. Se dine muligheder på side 148 i kataloget.

Til opvaskemaskiner til underbygning i normal højde tilbydes topplader, sidestykker og sokkel separat.

**BEMÆRK!** For information om topplader, sidestykker og sokkel, kontakt Miele service.

# TIL UNDERBYGNING, 45 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på [miele.dk](http://miele.dk)



**\*G 5430 SCU**



Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. Brillanthvid 11494540

**Pris: 6.695,00**

M.-nr. CleanSteel 11494550

**Pris: 7.695,00**



Nyhed



**G 5640 SCU**



Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)

M.-nr. Brillanthvid 11494580

**Pris: 8.595,00**

M.-nr. CleanSteel 11494590


**Pris: 9.595,00**



Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	F - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 9	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	D - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		



# INTEGRERBARE, 60 CM



**E** **≥6ℓ** **\*G 5000 i** 

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 3-cifret digitalt display (gul)  
M.-nr. Brillanthvid 11494380  
**Pris: 6.695,00**

**45 dB** **QUICKPOWER WASH**

**Nyhed**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	–
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	E - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	–
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**C** **≥6ℓ** **G 7100 S Ci** 

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, taster, 1-linjet LCD-display (hvid)  
M.-nr. CleanSteel 11092410  
**Pris: 11.295,00**

**44 dB** **QUICKPOWER WASH** **3D MULTIFLEX**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback
Resttid	Display	Komfort	AutoDos, ComfortClose
Belysning / netværk	– / –	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**C** **≥6ℓ** **G 7310 S Ci** 

Friskvandsopvaskemaskine, lige panel, DirectSelection, 1-linjet TFT-tekstdisplay (hvid)  
M.-nr. Brillanthvid 11092580  
**Pris: 12.295,00**  
M.-nr. CleanSteel 11092590  
**Pris: 13.195,00**

**QUICKPOWER WASH** **3D MULTIFLEX** **AUTO DOS**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display, App	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	– / Miele@home	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**C** **≥6ℓ** **G 7915 S Ci XXL**  

Friskvandsopvaskemaskine, skråtstillet panel, M Touch S  
M.-nr. Obsidiansort 11092730  
**Pris: 23.495,00**

**QUICKPOWER WASH** **3D MULTIFLEX** **BRILLIANT LIGHT** **AUTO DOS** **M TOUCH S**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Display, App	Komfort	AutoDos, AutoStart, AutoClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



Alle integrerbare og fuldintegrerbare G 7000-opvaskemaskiner er tildelt den anerkendte Reddot design award



# FULDINTEGRERBARE, 60 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



## \*G 5050 Vi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11494390

Pris: 7.595,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	E - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurv, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



## \*G 5050 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11494400

Pris: 8.095,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	E - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



## \*G 5055 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11494420

Pris: 8.595,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	E - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, FlexLine-bestikbakke, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



## \*G 5073 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11573250

Pris: 8.395,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	E - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



## \*G 5078 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11573290

Pris: 8.895,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	E - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, FlexLine-bestikbakke, 4 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

\* Leveres fra august 2021



## FULDINTEGRERBARE, 60 CM



### G 5262 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11573990

**Pris: 10.495,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



### G 5267 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11574000

**Pris: 10.995,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



### G 5283 SCVi



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11573470

**Pris: 10.695,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



### G 5288 SCVi XXL



Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11573480

**Pris: 11.195,00**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 4 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

PERFEKTE RESULTATER.  
DER HOLDER OG HOLDER.

# FULDINTEGRERBARE, 60 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på [miele.dk](http://miele.dk)



**G 7152 SCVi**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)  
M.-nr. 11092510  
**Pris: 12.295,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuberter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filter
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 7157 SCVi XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)  
M.-nr. 11092530  
**Pris: 12.795,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuberter	8 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Kontrolmelding filter
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 4 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 7362 SCVi**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor  
M.-nr. 11092670  
**Pris: 14.695,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuberter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele@home	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 3 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 7367 SCVi XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor  
M.-nr. 11092690  
**Pris: 15.195,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuberter	10 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	- / Miele@home	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 4 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 7560 SCVi**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo  
M.-nr. 11110840  
**Pris: 16.995,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuberter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 5 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 7565 SCVi XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo  
M.-nr. 11110870  
**Pris: 17.395,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuberter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, ComfortClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**Miele**

Power  
Disk

# NYHED

## POWERDISK

Få et halvt års forbrug af Miele's PowerDisk med i købet.



Køb en Miele-opvaskemaskine med AutoDos, og få et halvt års forbrug\* af Miele's flydende PowerDisk All in1-opvaskepulver med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

**Du får 6 x PowerDisk til en værdi af kr. 449,00**

\*En PowerDisk rækker til gennemsnitlig 20 opvaske med ECO-program

## FULDINTEGRERBARE, 60 CM



**G 7590 SCVi K20**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo  
M.-nr. 11092710  
**Pris: 18.795,00**



**G 7595 SCVi K20 XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, DirectSensor, baggrundsbelyst logo  
M.-nr. 11092720  
**Pris: 19.295,00**

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 5 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



**G 7965 SCVi K20 XXL**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i sort glas, M Touch Vi  
M.-nr. 11092740  
**Pris: 24.495,00**



Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	13 / 14	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	C - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, EcoStart / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	AutoDos, AutoStart, Knock2Open, AutoClose
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 6 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5/+6) x 60 x 57 cm		



M Touch Vi

# FULDINTEGRERBARE, 45 CM

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



**F** **\*G 5481 SCVi**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digitalt display (gul)

M.-nr. 11494570  
**Pris: 8.995,00**

**≥6l**  
**CUTLERY TRAY**  
**QUICKPOWER WASH**

Nyhed



**D** **G 5690 SCVi**

Friskvandsopvaskemaskine, betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet LCD-tekstdisplay (hvid)

M.-nr. 11494600  
**Pris: 11.395,00**

**≥6l**  
**CUTLERY TRAY**  
**QUICKPOWER WASH**

Nyhed

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Ekspres, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	F - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Comfort, FlexLine-bestikbakke, 1 glas- og kopholder
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra-funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	8 / 9	Tilvalg	Ekspres, IntenseZone, Opvask Plus, Tørring Plus
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	D - se miele.dk
Lydniveau	Se miele.dk	Ekstra økonomisk	EcoFeedback
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-MultiFlex-bakke, 2 FlexCare-glas- og kopholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5/+6) x 44,8 x 57 cm		



\* Leveres fra august 2021

**PFD 101**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

**PFD 103**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

Placering	Fritstående friskvandsopvaskemaskine Kan placeres under et bord	Sæbe-doserings-anlæg	Mulighed for tilkobling af DOS G80 ProfiLine flex
Leveres med	Hvid frontplade, CleanSteel panel	WiFi	Kan forbindes til mobile enhed via husholdnings eller pro APP
Opvaske- ydelse	13 kuverter på 17 min. ved varmtvands tilslutning (uden +80°C slutskyl)	Integreret	Kan leveres som integreret model PFD101i
		Antal gange - pr. dag	Ideel til opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag
Programmer	8	Funktioner	AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
Fødevarer- styrelsen	Opfylder anbefaling af 80°C slutskyl	Mål (HxBxD)	84,5x60x60 cm (H 80,5 for integreret)
Blødtvands- anlæg	Integreret for hårdhed op til 36°dH	Ei- tilslutning	3N AC 400V 50Hz Konverterbar til 230V

Placering	Integrerbar XXL friskvandsopvaskemaskine	Sæbe-doserings-anlæg	Mulighed for tilkobling af DOS G80 ProfiLine flex
Leveres med	Med CleanSteel panel, uden forplade	WiFi	Kan forbindes til mobile enhed via husholdnings eller pro APP
Opvaske- ydelse	13 kuverter på 17 min. ved varmtvands tilslutning (uden +80°C slutskyl)	Integreret	Kan leveres som integreret model PFD101i
		Antal gange - pr. dag	Ideel til opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag
Programmer	8	Funktioner	AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
Fødevarer- styrelsen	Opfylder anbefaling af 80°C slutskyl	Mål (HxBxD)	84,5x59,8x57 cm
Blødtvands- anlæg	Integreret for hårdhed op til 36°dH	Ei- tilslutning	3N AC 400V 50Hz Konverterbar til 230V

**PFD 104**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

**PG 8059/PG 8059 DOS**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

Placering	Fuldintegrerbar XXL friskvandsopvaske- maskine	Sæbe- doserings- anlæg	Mulighed for tilkobling af DOS G80 ProfiLine flex
Leveres med	Uden forplade	WiFi	Kan forbindes til mobile enhed via husholdnings eller pro APP
Opvaske- ydelse	13 kuverter på 17 min. ved varmtvands tilslutning (uden +80°C slutskyl)	Integreret	Kan leveres som integreret model PFD101i
		Antal gange - pr. dag	Ideel til opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag
Programmer	8	Funktioner	Knock2Open, AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
Fødevarer- styrelsen	Opfylder anbefaling af 80°C slutskyl	Mål (HxBxD)	84,5x59,8x57 cm
Blødtvands- anlæg	Integreret for hårdhed op til 36°dH	Ei- tilslutning	3N AC 400V 50Hz Konverterbar til 230V

Placering	Fritstående friskvandsopvaske- maskine – kan placeres under et bord	Sæbe- doserings- anlæg	PG 8059: Mulighed for tilkobling af DOS G 80 PG 8059 DOS: Indbygget dosering
Leveres med	Frontplade	Front	Mulighed for stålplade til front.
Opvaske- ydelse	13 kuverter på kun 14 min. ved varmtvands tilslutning inkl. slutskyl på over 80°C	Antal gange pr. dag	Ideel til et opvaskebehov på 10-12 gange pr. dag
		Funktioner	PG 8059: AutoOpen for hurtig og effektiv tørring PG 8059: Aktiv lufttørring
Programmer	11	Mål (HxBxD)	80,5x69,8x60 cm
Fødevarer- styrelsen	Opfylder anbefalingen om slutskyl på over 80°C	Ei- tilslutning	3N AC 400V 50Hz
Blødtvands- anlæg	Integreret for hårdhed op til 60 dH		

# VASKEMASKINER

## \*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med **\*PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

## \*TWINDOS

Fulldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem **\*TwinDos. TwinDos** sørger for at tilsætte **\*UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

## STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

## \*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.





## SKÅNSOM TØJBEHANDLING

\* **SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



## SINGLEWASH

Perfekt vaskeprogram til dig på farten. Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min., og spar samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at gå på kompromis med vaskekvaliteten. Vælg mellem 7 forskellige **SingleWash**-programmer.

## \*CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye \***MieleCaps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 5 specialvaskemidler og 2 plejemidler.

## AUTOCLEAN AF SÆBESKUFFEN

**AutoClean**-funktionen bliver aktiveret ved hver vask: Impuls-afskylning af begge kamre under tryk. Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.

# VASKEMASKINER

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på [miele.dk](http://miele.dk)



**B** 1-7 kg  
CAP DOSING

**WCA 030 WCS**  
M.-nr. 11477760  
**Pris: 6.695,00**

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 7 kg
Betjening	EasyControl-display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	Se miele.dk
		Forbrug	Se miele.dk
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**A** 1-8 kg  
QUICKPOWER WASH  
CAP DOSING

**WCD 330 WCS**  
M.-nr. 11387140  
**Pris: 8.595,00**

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	Se miele.dk
		Forbrug	Se miele.dk
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**A** 1-8 kg  
CAP DOSING

**WCD 130 WCS**  
M.-nr. 11386390  
**Pris: 7.695,00**

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	Se miele.dk
		Forbrug	Se miele.dk
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**A** 1-9 kg  
QUICKPOWER WASH  
SINGLE WASH  
CAP DOSING

**WCG 370 WCS**  
M.-nr. 11545780  
**Pris: kr. 9.595,00**

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	ComfortSensor hvid, 1-linjet - skråt display	Miele@home	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, SingleWash, QuickPowerWash, Udglatning m. damp	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	Se miele.dk
		Forbrug	Se miele.dk
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)





**A** **1-9 kg**  
**TWIN DOS** **CAP DOSING**  
**WCG 670 XL WCS**   
 M.-nr. 11387230  
**Pris: 9.595,00**

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele@home	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, TwinDos	Centrifugering	400 - 1400 omdr./min.
		Lydniveau	Se miele.dk
		Forbrug	Se miele.dk
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**A** **1-9 kg**  
**QUICKPOWER WASH** **CAP DOSING**  
**TWIN DOS**  
**WCI 870 XL WCS**   
 M.-nr. 11387290  
**Pris: 12.495,00**

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele@home	Ja
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, SingleWash, TwinDos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	Se miele.dk
		Forbrug	Se miele.dk
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**A** **1-9 kg**  
**QUICKPOWER WASH** **CAP DOSING**  
**TWIN DOS**  
**WCR 870 XL WPS**   
 M.-nr. 10999290  
**Pris: 14.395,00**

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	M-Touch display - skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, LED-tromlebelysning, SingleWash, TwinDos, PowerWash, Vaskeguide	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	Se miele.dk
		Forbrug	Se miele.dk
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**A** **1-9 kg**  
**QUICKPOWER WASH** **CAP DOSING**  
**TWIN DOS**  
**WWR 860 XL WPS**   
 M.-nr. 10999320  
**Pris: 14.395,00**

Farve / Design	Lotushvid - Grafitgrå	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle - 9 kg
Betjening	MTouch display - 5 gr. skråt panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid, AddLoad, Udglatning m. damp, LED-tromlebelysning, SingleWash, TwinDos, QuickPowerWash - 49 min	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	Se miele.dk
		Forbrug	Se miele.dk
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**A** **1-9 kg**  
**QUICKPOWER WASH** **SINGLE WASH**  
**CAP DOSING** **TWIN DOS**  
**WWV 980 Passion WPS**   
 M.-nr. 10999340  
**Pris: 21.995,00**

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle 2.0 - 9 kg
Betjening	M-Touch display - 5 gr. skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid LED-tromlebelysning, SingleWash, TwinDos, PowerWash, SteamCare, Vaskeguide 3D-vægtssensor, Varmvandstilslutning	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	Se miele.dk
		Forbrug	Se miele.dk
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

# TOPBETJENTE VASKEMASKINER

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på [miele.dk](http://miele.dk)



**C** **WW 610 WCS**  
 M.-nr. 11607460  
**Pris: 11.595,00**  
 1-6 kg



**C** **WW 650 WCS**  
 M.-nr. 11607480  
**Pris: 13.495,00**  
 1-6 kg

Farve / Design	Lotushvid - Lotushvid	Tromle/ kapacitet	SoftCaretromle 6 kg.
Betjening	Comfort display - Drejeknap	Miele@home	Nej
Komfort	PVM-motor, Silence, Tromlelåsning/positionering, SoftCare tromle, Expres 20 program, Skjorteprogram	Centrifugering	400-1200 omdr./min.
		Lydniveau:	Se <a href="http://miele.dk">miele.dk</a>
		Årligt forbrug	Se <a href="http://miele.dk">miele.dk</a>
		Mål HxBxD	90,0x45,9x60,1 cm

Farve / Design	Lotushvid - Lotushvid	Tromle/ kapacitet	SoftCaretromle 6 kg.
Betjening	Comfort display - Drejeknap	Miele@home	Nej
Komfort	PVM-motor, Silence, Tromlelåsning/positionering, SoftCare tromle, Expres 20 program, Skjorteprogram, ComfortLift	Centrifugering	400-1200 omdr./min.
		Lydniveau:	Se <a href="http://miele.dk">miele.dk</a>
		Årligt forbrug	Se <a href="http://miele.dk">miele.dk</a>
		Mål HxBxD	90,0 x45,9x60,1 cm

**\* FINDES KUN HOS MIELE**

## TOPBETJENTE MASKINER

Begrænset plads? Vores kompakte topbetjente maskiner giver mere bevægelsesfrihed foran apparatet. De er komfortable at anvende, da de åbnes med et enkelt håndgreb. Og fyldning såvel som tømning for oven er nemt klaret, da tromlen kan låses og positioneres.

### \* TROMLEPOSITIONERING OG -FIKSERING

Patenteret unikhed. Når programmet er slut, positioneres tromlen i den topbetjente vaskemaskine fra Miele altid automatisk med fyldningsåbningen opad og låses fast. Hermed opnår du straks bekvem og sikker adgang til dine nyvaskede tekstiler.

### \* COMFORT-LIFT

Åbnes med en enkelt betjening. Takket være **\*ComfortLift**, en opfindelse fra Miele, er Miele's topbetjente maskiner særligt komfortable at betjene. En enkel betjening er nok: tryk blot på dørens knap - og det indvendige låg åbnes helt automatisk sammen med det udvendige låg.

### \* SOFTCARE-TROMLE

Perfekt skånsom tøjvask. Med overfladestrukturen på Miele's **\*SoftCare-tromle** dannes en fin vandfilm mellem tekstilerne og tromlevæggen. Vasketøjet glider let på denne film og skånes herved optimalt. Gennem de små åbninger med poleret kant opstår der ingen nopper eller trådudtræk i dit vasketøj. Fremmedlegemer såsom papirclips eller BH-bøjler ender ikke længere i afløbspumpen.



## ULTRAPHASE SENSITIVE

Få et halvt års forbrug af Miele's UltraPhase 1 og 2 med i købet. Vælg mellem Classic og Sensitive.



Køb en W1-vaskemaskine med TwinDos fra Miele, og få et halvt årsforbrug af Miele's flydende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

**Du får 4 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2 til en værdi af kr. 770,-**

Det første sæt ligger allerede i maskinen, når du køber vaskemaskinen.



**PWM 507**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

**PWM 907**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

Kapacitet	7 kg	Programmer	Grund-, desinfektions- og målgruppespecifikke
Betjening	Enkel via drejeknap og touchdisplay	Funktioner	Forskudt starttid maks. 96 timer, optisk interface bl.a. til ajourføring af programmer m.m.
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys og 1.600 omdr./min	Søjle	Kan opstilles i søjle
G-faktor	704 og restfugtighed: 48 %	Automatisk sæbedosering	Kan tilsluttes
Sprog	29 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,5 cm
Programtid	Fra 49 min.	Eltilslutning	3N AC 400V 50 Hz – 10 A

Kapacitet	7 kg	Programmer	Grund-, desinfektions- og målgruppespecifikke
Betjening	Enkel via full touch farve display	Funktioner	Forskudt starttid maks. 96 timer, optisk interface bl.a. til ajourføring af programmer, WIFI-Conn@ct m.m.
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys og 1.600 omdr./min	Søjle	Kan opstilles i søjle
G-faktor	704 og restfugtighed: 48 %	Automatisk sæbedosering	Kan tilsluttes
Sprog	32 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,5 cm
Programtid	Fra 49 min.	Eltilslutning	3N AC 400V 50 Hz – 10 A

**PWM 506 MopStar 60**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

Kapacitet	6 kg, antal mopper på 50 cm hhv. bomuld/mikrofiber – 27 stk./35 stk.	Programmer	Grundprogrammer, programmer til vask af rengørings-tekstiler, ready-to-use programmer herunder efterbehandling og desinfektion
Betjening	Enkel via drejeknap og tekst display	Funktioner	Startforvalg maks. 96 timer, forafvanding mopper, mikrofiber m.m.
Tromle	SoftCare-tromle	Søjle	Kan opstilles i søjle
Centrifugering	Maks. centrifugeringshastighed 1.400, variable centrifugeringshastigheder til forskellige restfugtigheder	Automatisk sæbedosering	Kan tilsluttes
Sprog	29	Mål (HxBxD)	85x59,5x72,5 cm
Programtid	49 min. Mop standard 60°C, KV	Eltilslutning	3N AC 400V 50 Hz – 10 A



# VASKE-TØRREMASKINER

## VASKE-TØRREMASKINER

Vask og tørring i samme maskine: Vaske-tørremaskiner er den perfekte løsning, når pladsen er begrænset, eller når du primært vasker mindre mængder vasketøj. Med vask og tørring i samme arbejdsgang sparer du også tid.

## \*POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med **\*PowerWash** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A og vasker selv små tøj mængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

## \*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem **\*TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte **\*UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

## STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

## \*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve i hele levetiden.



## SKÅNSOM TØJBEHANDLING

\***SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.

## QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele's **QuickPower Wash & Dry** kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

## QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele's **QuickPower Wash & Dry** kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg tøj vaskes og tørres på 2:45 timer og 5 kg på 3:15 timer.

## \*SINGLEWASH&DRY


Enestående convenience. Vask og tør af op til 1 kg. tøj på 59 min - afhængig af model.

Hav dine yndlingsjeans klar til fredag aften i en ruf 1 uges forbrug af skjorter, 5 stk., vasket og tørret på 59 min.


# VASKE-TØRREMASKINER

NY ENERGIMÆRKNING FRA MARTS 2021. Se mere på miele.dk



**WTD 160 WCS NDS**   
M.-nr. 11588250  
**Pris: 13.495,00**



**WTI 370 WPM**   
M.-nr. 11588240  
**Pris: 17.395,00**

Farve / Design	Lotusvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg vask / 5 kg tør
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	AddLoad, Wash&Dry, PerfectDry, ProfiEco motor, 24t tidsvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1500 omdr./min.
		Lydniveau	48/60/74 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotusvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg vask / 5 kg tør
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	QuickPowerWash, Single Wash&Dry, CapDosing, AddLoad, Tromlebelysning, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**WTW 870 WPM XXL**   
M.-nr. 11588160  
**Pris: 22.695,00**

Farve / Design	Lotusvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 9 kg vask / 6 kg tør
Betjening	M Touch display - skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	QuickPowerWash Single Wash&Dry, CapDosing, AddLoad, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor 24t tidsvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Energieffektivitetsklasser komplet vaske-tørrecyklus/vaskecyklus	D
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

## \*AUTOMATISK FNUGUDSKYLNING

Kun hos Miele startes programmet **Fnugudskylning** automatisk efter hver tørreproces.



## \*MIELE@HOME

Alle Miele's Vask/tør maskiner er udstyret med **Miele@home**. **Miele@home** holder bl.a. øje med din beholdning af UL 1 & 2 og giver besked når maskinen har vasket færdig. Herudover er maskinen også udstyret med **MobileStart**, **RemoteUpdate** og **RemoteService**.

# TØRRETUMBLERE

## \*PERFECTDRY-FUNKTION

Det patenterede \***PerfectDry**-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. **PerfectDry**-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørreprocessen. Giver op til 12 % tidsbesparelse og op til 12 % strømbesparelse.

## KONDENSERINGSEFFEKTIVITET

Med en Miele-varmepumpetumbler opnår du en kondenserings-effektivitet, der er 50 % bedre end den bedste rating A. Dette betyder, at en Miele-varmepumpetumbler praktisk talt ikke afgiver fugt til indeklimaet og derved kan opstilles på helt ned til 2 m<sup>2</sup>.

## STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluft.

Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

## ECOFEEEDBACK

Før programstart kan du aflæse det forventede energiforbrug, og efter programslut vises det præcise forbrug, som vil afhænge af vasketøjets sammensætning og tørhedsgrad. Desuden får du besked om tilsmudsningsgraden af fnugfiltret, som bør holdes rent.



## SPECIALPROGRAMMER

Miele-tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj – uanset materiale. Du finder en lang række specialprogrammer, der sikrer den helt korrekte behandling af dit dyrebare tøj. Tør Kashmir-uld, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, og opnå et perfekt resultat ved den mest nænsomme behandling.

## VARMEPUMPETUMBLERE

Varmepumpeteknologien genbruger den en gang opnåede varme igen og igen. Det gør Miele-varmepumpetumblere særdeles billige i anvendelse – op til **60 % mere energibesparende** end almindelige kondensørretumblere. Miele-varmepumpetumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne. Det resulterer i et bedre indeklima.



### \* NY SOFTCARE-TROMLE

Miele-tørretumblere med en kapacitet på **helt op til 9 kg** kan opfylde enhver husholdnings behov, og selv store stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et sengetæppe kan uden problemer tørres i din Miele-tørretumbler.

### \* FRAGRANCEDOS

Mieles **duftflakoner** tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet tørres. Vælg mellem 6 forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger.

### \* EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.



**TCB 150 WP NDS**

M.-nr. 11390850  
**Pris: 8.195,00**

+++ 1-7 kg  
HEAT PUMP ECO DRY  
FRAGRANCE DOS PERFECT DRY

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle 1-7 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid	Dør kan vendes	Nej - hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	208 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**TCD 450 WP**

M.-nr. 11390900  
**Pris: 8.695,00**

+++ 1-8 kg  
HEAT PUMP ECO DRY  
FRAGRANCE DOS PERFECT DRY

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle 1-8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)




**TCF 650 WP**

M.-nr. 11392530  
**Pris: 9.595,00**

+++ 1-8 kg  
HEAT PUMP ECO DRY  
FRAGRANCE DOS PERFECT DRY

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle 1-8 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, ProfiEco-motor, FragranceDos, 24t Tidsforvalg/resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	177 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**TCJ 670 XL WP**

M.-nr. 11063150  
**Pris: 13.495,00**

+++ 1-8 kg  
HEAT PUMP ECO DRY  
FRAGRANCE DOS PERFECT DRY

**Bedst i test**  
SEPT. 2020

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle 1-9 kg
Betjening	DirectSensor-display - skråt panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED Tromlebelysning, ProfiEco-motor, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	64 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**TCR 870 XL WP**

M.-nr. 10998940  
**Pris: 18.995,00**

+++ 1-9 kg  
HEAT PUMP ECO DRY  
FRAGRANCE DOS STEAM FINISH  
PERFECT DRY

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle 1-9 kg
Betjening	M Touch-display - skråt panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, ProfiEco-motor, SteamFinish, FragranceDos2, EcoFeedback, 24t Tidsforvalg/resttid, EcoSpeed	Dør kan vendes	Nej - transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**TWV 680 XL WP**

M.-nr. 10998960  
**Pris: 21.995,00**

+++ 1-9 kg  
HEAT PUMP ECO DRY  
FRAGRANCE DOS STEAM FINISH  
PERFECT DRY

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCare-tromle 1-9 kg
Betjening	M Touch-display - 5 gr. panel	Miele@home	Ja - WiFiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning, Tørreguide, ProfiEco-motor, SteamFinish, FragranceDos2, 24t Tidsforvalg/resttid, EcoFeedback	Dør kan vendes	Ja - transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	174 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

**PDR 507 HP**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

**PDR 908 HP**

Kontakt Miele  
Professional på  
tlf. 4327 1510 for  
nærmere information

Kapacitet	7 kg	Programmer	Grund- og målgruppespecifikke samt tidsstyrede
Betjening	Enkel via drejeknap og touchdisplay	Opvarningstype	Varmepumpeteknologi der reducerer energiforbruget og dermed CO <sub>2</sub> -udledningen med 50 % sammenlignet med tilsvarende el opvarmet
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys under fyldning og tørring	Søjle	Kan opstilles i søjle
Funktioner	Skånefunktion til tørring af sarte tekstiler, PerfectDry-restfugtighedsmåling m.m.	Funktioner	Resttidsprognose, forskudt start og anti-krøl automatik, enkel installation uden behov for aftræk
Sprog	29 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,7 cm
Programtid	Fra 57 min.	Eltilslutning	1N AC 220 – 230V 50 Hz – 10 A

Kapacitet	8 kg	Programmer	Grund- og målgruppespecifikke samt tidsstyrede
Betjening	Enkel via full touch farvedisplay	Opvarningstype	Varmepumpeteknologi der reducerer energiforbruget og dermed CO <sub>2</sub> -udledningen med 50 % sammenlignet med tilsvarende el opvarmet
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys under fyldning og tørring	Søjle	Kan opstilles i søjle
Funktioner	Skånefunktion til tørring af sarte tekstiler, PerfectDry-restfugtighedsmåling, WIFIconn@ct ift Miele-app m.m.	Funktioner	Resttidsprognose, forskudt start og anti-krøl automatik, enkel installation uden behov for aftræk
Sprog	32 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,7 cm
Programtid	Fra 67 min.	Eltilslutning	1N AC 220 – 230V 50 Hz – 10 A



# STRYGERULLER

## DAMPFUNKTION

*Denne funktion muliggør stryging med damp. Den "dobbelte vandbeholder" sørger for hurtig dampfremstilling, en jævn dampfordeling på hele strygeoverfladen og op til 40-minutters stryging med damp (med én enkelt påfyldning). En LED-lampe viser rettidigt, når vandbeholderen skal fyldes op. Anvendes med postevand.*

## TEKSTIL TILPASSET TEMPERATURVALG

*Optimal varmfordeling gennem tre varmeelementer. Varmeydelsen kan indstilles i henhold til vaskemærkerne i tekstilerne, hvilket skåner fibrene. De tre varmeelementer fordeler varmen over hele overfladen. Dette sikrer de bedst mulige strygeresultater.*

## HØJT PRESSETRYK

*Under strygingen trykkes strygearmen ned på strygevalsen med et pressetryk på 0,35 N/cm<sup>2</sup>. For at skabe et lignende tryk ved manuel stryging ville man skulle trykke strygejernet ned på strygebrættet med en konstant vægt på ca. 7 kg. Til de bedst mulige strygeresultater med mindst muligt arbejde.*



# FASHIONMASTER

## DAMP

*Dampen gør forskellen. Med et damptryk på op til 4 bar og en konstant dampmængde på 100 g/min. opnår du strygeoplevelser i professionel kvalitet med FashionMaster. Den tørre damp gennemtrænger selv de tykkeste materialer og reducerer hermed strygetiden. Du kan vælge, om du vil anvende dampskud eller konstant damp direkte på strygejernnet ved et tryk på damp tasten.*

## STEAMER

*Du kan nemt komme af med grimme krøller og folder i jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjælp af steameren. Den vejer kun halvt så meget som strygejernnet men har samme damptryk og dermed samme dampmængde. Den praktiske børstekrans får tekstilfibrene til at rejse sig med perfekt afstand. Steameren kan ligeledes anvendes, mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plads.*

## 1-2-LIFT-SYSTEM

*To bevægelser – let og hurtigt! Med det patenterede\* 1-2-lift-system kan hele udstyret bestående af strygejern, dampgenerator og strygebord opstilles med få arbejdsstrin. Lås op, og lad strygebordet glide op i vandret position – næsten som ved et tryk. FashionMaster glatter ikke blot tøjet men skåner også din ryg!*

## AKTIVT STRYGEBORD

*Strygebordet hjælper dig aktivt med tre intelligente funktioner ved stryging. Blæsefunktionen sørger for meget blød stryging, udsugningfunktionen medfører en intensiv dampanvendelse. Med dampknappen på strygejernnet starter blæse- eller sugefunktionen i strygebordet, og den slukkes automatisk i strygepauserne. Hukommelsesfunktionen gemmer den seneste indstilling og starter igen ved næste anvendelse af damp.*





## B 990

M.-nr. 7246550  
**Pris: 12.995,00**

Farve	Lotushvid	Varmelegeme	3
Model	Fristående, sammenklappelig	Damp / vandbeholder	Nej/ -
Valsehastighed:	Elektronisk regulerbar i 5 trin	Arbejdstid / tank	-
Valsefriløb	Ja	Strygesålsbredde	83 cm
Komfort	Fralægningsbord Elektrisk fodkontakt	Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm



## B 995

M.-nr. 7222780  
**Pris: 14.495,00**

Farve	Lotushvid	Varmelegeme	3
Model	Fristående, sammenklappelig	Damp / vandbeholder	Ja/0,8L
Valsehastighed	Elektronisk regulerbar i 5 trin	Arbejdstid / tank	40 min.
Valsefriløb	Ja	Strygesålsbredde	83 cm
Komfort	Fralægningsbord Elektrisk fodkontakt	Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm



## B 3847

M.-nr. 10546530  
**Pris: 16.695,00**



Farve	Lotushvid	Sammenklappelig	Ja, 1-2-Liftsystem
Model	Fristående Strygesystem	Højdejustering	Ja, trinløs
Strygesål	SoftCare, patenteret	Blæser	2 Blæsertrin, Blæse-/sugefunktion
Komfort	Cool Down & Auto off-funktion, Separat non-stick-sål, Steamer Varmebestandigt strygebetræk	Damptryk	4,0 bar fra 1,25 L vandbeholder
		Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm





### Greb DS 7003 PureLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Til harmonisering af greb på indbygningsprodukter og greb på køkkenfronter
- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 3 stk. PureLine-greb

M.-nr. CleanSteel 11345870 **Pris: 1.195,00**



### Greb DS 7000 PureLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 1 stk. PureLine-greb

M.-nr. CleanSteel 11345890 **Pris: 795,00**



### Greb DS 7000 VitroLine

Greb til eftermontering på ovne (H 7xxx B/BP), kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM), dampovne (DG 7xxx), dampovne med ovnfunktion (DGC 7xxx) og mikrobølgeovne (M 7xxx)

- Kan monteres på både ovennævnte indbygningsprodukter og køkkenfronter
- Eftermontering af greb på produkter med mikrobølger skal foretages af Miele-Service
- Indeholder 1 stk. VitroLine-greb

M.-nr. Brillanthvid 11345940 **Pris: 1.495,00**  
 M.-nr. Obsidiansort 11345930 **Pris: 1.495,00**  
 M.-nr. Grafitgrå 11345950 **Pris: 1.495,00**



### Original bageplade HBB 71

Til bagning af småkager og tynde kager.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne (til stegning og bagning på flere ribber i ovnen på samme tid)
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til ovne med 76 L ovnrøm til DGC XL/XXL

M.-nr. 9519820 **Pris: 525,00**



### Original bradepande HUBB 71/91

Ideel, når du skal bage kager med et tykt lag på toppen.

- Som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning og grill
- Brug en HGBB grill- og stegerist til at lægge ovenpå, når du steger
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade

HUBB 71 til ovne med 76 L ovnrøm og til DGC XL/XXL  
 M.-nr. 9519840 **Pris: 595,00**  
 HUBB 91 til 90 cm bred ovn  
 M.-nr. 9520680 **Pris: 1.295,00**



### Gourmet-bageplade med huller HBBL 71

Til sprøde kager, boller, pommes frites, småkager og pizza med sprød skorpe.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til ovne med 76 L ovnrøm til DGC XL/XXL

M.-nr. 9520620 **Pris: 595,00**


## Mieles originale bage- og stegeriste

Mieles ovne og dampovne leveres med en bage- og stegerist.

Hvis du bager og steger på flere ribber på samme tid, kan du få ekstra riste til din ovn.

Mieles riste kan bruges som underlag til bageforme, men er også ideelle, når du skal stege eller grille pølser og kød.

De passer perfekt sammen med Mieleles bradepander, så fedt kan opsamles.



### Bage- og stegerist med PerfectClean HBBR 71

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieleles bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Særdeles nem rengøring
- Til ovne med 76 L ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9524950

**Pris: 475,00**




### Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 72

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieleles bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem, automatisk rengøring.
- Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 76 L ovnrum

M.-nr. 9520640

**Pris: 615,00**



### Bage- og stegerist med PyroFit HBBR 92

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Mieleles bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem automatisk rengøring.
- Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 90 L ovnrum

M.-nr. 9520700

**Pris: 1.195,00**



### Pizza-/tærteform HBF 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter.

- Non-stick-overflade, særlig skærefast takket være PerfectClean
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 9520720

**Pris: 375,00**



### Pizza-/tærteform med huller HBFP 27-1

Til at bage sprøde pizzaer og tærter med Klimaprogram.

- Ideel til bagning af rundstykker, briocher, croissants, pizzaer og tærter
- Optimal dampfordeling ved Klimaprogram via huller
- Non stick-overflade, særlig skærefast takket være PerfectClean
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 10116800

**Pris: 395,00**

## Mieles originale grill- og stegeindsatser

Mieles grill- og stegeindsats placeres helt enkelt oven på Mieles bradepande, når du skal grille eller stege. Den er ideel til at opsamle kødsaft. Grill- og stegeindsatsen forhindrer til gengæld, at kødsaften brænder på. Saften kan bruges til at tilberede lækker sauce. Mieles grill- og stegeindsats beskytter også din ovn mod fedtstænk, hvilket gør rengøringen af ovnen meget nemmere.

### FlexiClip-udtræk

Udtræk gør det muligt at tage bageplader, bage- og stegeriste og Gourmet-fade ud af ovnen, uden at de tipper.

Så kan du dyppe eller vende en steg uden for den varme ovn uden at risikere at brænde dig.

Du kan også nemt anbringe bradepander, bageplader, riste og Gourmet-fade direkte på FlexiClip-udtræk på forskellige ribber.

Der kan indsættes op til 3 sæt FlexiClip-udtræk i ovnen på samme tid (=3 ribber).



### Grill- og stegeindsats HGBB 71 / HGBB 91

Ideel, når du skal stege og grille.

- Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 bradepande
- Rillerne i pladen gør, at pizzaen altid får en dejlig sprød bund
- Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauce
- Beskytter mod fedtstænk, reducerer (behovet for) rengøringsarbejdet








HGBB 71 til ovne med 76 L ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520630 **Pris: 595,00**

HGBB 91 til ovne med 90 L ovnrum

M.-nr. 9520690 **Pris: 1.195,00**

### FLEXICLIP-UDTRÆK

	H 2xxx H 71xx H 72xx	H 73xx H 74xx H 75xx H 76xxx H 786x	H 7890 BP	DGC 7xxx XL / XXL
<b>HFC 70-C</b> M.nr. 10581490 <b>Pris: 895,00 kr.</b> 	•			
<b>HFC 71 PerfectClean</b> M.-nr. 9520660 <b>Pris: 1.195,00 kr.</b>  	•			•
<b>HFC 72 PyroFit</b> M.-nr. 9520670 <b>Pris: 1.335,00 kr.</b>  		•		
<b>HFC 92 PyroFit</b> M.-nr. 9520710 <b>Pris: 1.495,00 kr.</b>  			•	



## Gourmet-fad til induktion HUB 5001-M

Maks. kapacitet ca. 5 kg

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-overflade
- Kan bruges i ovne og på alle kogeplader (undtagen gas)
- Låg købes separat, HBD 60-22

Passer til ovne med 76 L ovnrums samt DGC XL/XXL

M.-nr. 10314270

**Pris: 1.695,00**



## Gourmet-fad til induktion HUB 5001-XL

Maks. kapacitet ca. 8 kg

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt.
- Nem at rengøre takket være den specielle non stick-overflade
- Kan bruges i ovne og på alle kogeplader (undtagen gas)
- Låg købes separat, HBD 60-35

Passer til ovne med 76 L ovnrums samt DGC XL/XXL

M.-nr. 10314310

**Pris: 1.995,00**



## Låg til Gourmet-fad HBD 60-22

Til Gourmetfad HUB 61-22, 62-22, 5000 M og 5001 M.

- Leveres ikke med Gourmetfad
- Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill

M.-nr. 5136950

**Pris: 795,00**



## Låg til Gourmet-fad HBD 60-35

Til HUB 61-35 og HUB 5000 XL

Gourmet-fade.

- Leveres ikke med Gourmetfad.
- Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål.
- Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill.

M.-nr. 5136960

**Pris: 895,00**



## Afdækningsliste HKL 60

Panel til at skjule kanter på køkkenelementer imellem Miele-produkter når de er installeret i lodret kombination. Kan bruges til GEN7000.

M.-nr. 7114780 Rustfrit stål **Pris: 245,00**

M.-nr. 5165170 Obsidiansort **Pris: 275,00**

M.-nr. 10410570 Grafitgrå **Pris: 375,00**



## Afdækningsliste til Gourmet-varmeskuffer ESWKL 60 TFSW

Sort afdækningsliste til at skjule smal stålkant på Miele's gourmet-varmeskuffer, når en sort Gourmet-varmeskuffe monteres under oven.

Kan bruges til GEN7000.

- Kun til ESW 7xxx

M.-nr. 11179710

**Pris: 395,00**



## Montageplade ENB 1060

Montageplade til optimal afstand mellem Miele-indbygningsprodukter. Bruges mellem 2 ovne (ovenpå hinanden), hvis der ikke er skabshylde imellem. Kan bruges til GEN7000.

- Inkl. skruer og skabelon

M.-nr. 10810730

**Pris: 525,00**



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Miele  
INDUCTION


winelte



#### Dampovnsfad uden huller DGG 20

Til tilberedning af retter i sauce, fonds, vand (fx ris og pasta)


- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
  - Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm
- M.-nr. 8246340 **Pris: 195,00**



#### Dampovnsfad med huller DGGL 20

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m.

- Kapacitet: 2,4 l, nominal kapacitet: 1,8 l
  - Udvendige mål HxBxD: 40x450x190 mm
- M.-nr. 8285410 **Pris: 265,00**



#### Dampovnsfad med huller DGGL 12

Til blanchering eller tilberedning af grøntsager, fisk, kød m.m.

- Kapacitet: 5,4 l, nominal kapacitet: 3,3 l
  - Udvendige mål HxBxD: 40x448x386 mm
- M.-nr. 8249430 **Pris: 355,00**





## TILBEHØR TIL DAMPOVNE OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER




**Dampovnsfad uden huller  
DGG 50 - 40**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168200

**Pris: 155,00**



**Dampovnsfad med huller  
DGGL 50 - 40**

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168190

**Pris: 265,00**



**Dampovnsfad uden huller  
DGG 50 - 80**

- Kapacitet: 4,1 liter, nominal kapacitet: 3,5 liter
- BxDxH: 375x197x80 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168230

**Pris: 215,00**



**Dampovnsfad med huller  
DGGL 100 - 40**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170300

**Pris: 325,00**



**Dampovnsfad uden huller  
DGG 100 - 40**

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170290

**Pris: 275,00**



**Dampovnsfad uden huller  
DMGS 100 - 30 L**

- Til tilberedning af retter i mikrobølgeovn
- Kan også anvendes som opsamlingsbakke ved tilberedning med damp
- Passer til dampovne DG 7xxx samt dampovne med mikrobølger DGM 6xxx og DGM 7xxx

M.-nr. 10168180

**Pris: 399,00**





### Original bageplade HBB 51

Til bagning af småkager, flade kager m.m.

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Ingen bagepapir eller smøring af bagepladen nødvendig pga. PerfectClean-overfladen
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519690

**Pris: 475,00**




### Original bradepande HUBB 51

Ideel til fx bagning af kager med et tykt lag på toppen.

- Kan også bruges som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning og grill (brug HGBB grill- og stegerist ovenpå HUBB, når du steger)
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519720

**Pris: 525,00**




### Bage- og stegerist HBBR 50

Underlag til bageforme og Gourmet-fade.

- Ideel til stegning direkte på ribsten
- Passer perfekt til Miele's bradepande/drypbakker (HUBB 51), hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Nem rengøring med PerfectClean
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519790

**Pris: 395,00**



### Grill- og stegeindsats HGBB 51


Ideel, når du skal stege og grille.

- Passer perfekt sammen med HUBB 51
- Kødsaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauce
- Beskytter mod fedtstænk, reducerer rengøringen
- Passer til kompaktovne med mikrobølger (H 7xxx BM)

M.-nr. 9519760

**Pris: 375,00**





### Fugekit til kogeplader

Fugekit til kogeplader, sort.

- Inkl. fugepinde

M.-nr. 99000394

**Pris: 315,00**




### Gourmet-grillplade

- Transformer din Miele-PowerFlex-induktionszone til en førsteklasses grill
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Optimal varmfordeling
- Fedtfattig madlavning og nem rengøring
- takket være den specielle non stick-overflade
- Fire små silikonepuder under grillpladen sikrer, at grillpladen står fast på kogepladen

M.-nr. 10009310

**Pris: 1.495,00**



### Teppanyaki-stegeplade KMTY

Muliggør en unik madlavningsoplevelse på Miele-induktionskogeplader.

- Med FixPosition - fire silikonemærker sikrer stabil anbringelse
- Til tilberedning af sunde og lette retter
- Ensartet stegning takket være premium stegeplade
- Optimal til kogeplader med PowerFlex og full surface-induktion
- Ikke egnet til gas- og glaskeramiske kogeplader

M.-nr. 11555900

**Pris: 1.895,00**

## TILBEHØR TIL VAKUUMFORSEGLERSKUFFER



### Vakuumpose (small) VB 1828

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380620

**Pris: 249,00**



### Vakuumpose (large) VB 2435

Miele-vakuumposer er fremstillet i polyethylen/polyamid (PE/PA). De er fødevarer-godkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.

Anvendelse:

- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
- Marinering og portionsopdeling af mad
- Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
- Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
- 90 µm tykke og rivefaste.
- Indhold: 50 stk.

M.-nr. 10380630

**Pris: 289,00**





## Miele-kaffebønner Black Edition - Decaf

- Den ideelle all-rounder kaffebønne u. koffein til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Fjernelse af koffein gennem en mild, biologisk proces
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Fyldig og afbalanceret smag med lidt frugtagtige toner
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029840

**Pris: 199,95**



## Miele-kaffebønner Black Edition - One for all

- Den ideelle all-rounder kaffebønne til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Blød og cremet aroma med en subtil syrlighed og diskrete frugtagtige toner
- Fyldig og afbalanceret intensitet
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11030080

**Pris: 199,95**



## Miele-kaffebønner Black Edition - Espresso

- Ideel til espresso
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede Arabica-bønner fra Sydamerika (80 %) og Robusta-bønner fra Indien (20 %)
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Blød, krydret aroma med toner af chokolade
- Intens og kraftig smag
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029600

**Pris: 199,95**



## Miele-kaffebønner Black Edition - Café crema

- Ideel til kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele-espressomaskiner
- Fyldig smag med diskret blomster- og frugtagtig karakter
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029350

**Pris: 199,95**



## MB-CM-G Mælkebeholder glas

Mælkebeholder af glas til cremet mælkeskum.

- Til alle Miele's fritstående espressomaskiner CM
- Kapacitet 0,7 l.

M.-Nr. 11574240

**Pris: 395,00**



## MB-CVA 7000 Mælkebeholder

Mælkebeholder i glas til Miele-espressomaskiner til indbygning.

- Passer til Miele's CVA 7000-serie.

M.-nr. 11234120

**Pris: 699,00**



## Miele-serveringskande

Miele-serveringskande 1,0 l til Miele-espressomaskine CVA og CM med kandefunktion.


- Rustfrit, poleret stål i høj kvalitet
- Brudsikker Toptherm vakuum-isoleret indsats
- Direkte brygning uden omfyldning fra espressomaskinen til kanden
- Nem rengøring med fuldt aftageligt låg
- Komfortabelt aroma-skydelåg

M.-nr. 10694310

**Pris: 695,00**




Stort udvalg  
og fleksibilitet



**Lige stykke DFK-R 1000**

M.-nr. 10811340


Pris: 275,00



**Samlestykke DFK-V**

• Forbinder lige fladkanaldele  
M.-nr. 10811360


Pris: 150,00



**Forlængerstykke DFK-L**

• Ved pladsmangel (hvor DFK-V ikke kan bruges)  
• Inden montering sættes forlængerstykket DFK-L på fladkanalstykket, fladkanalen monteres, og forlængerstykket DFK-L skubbes over samlingen  
M.-nr. 11051270


Pris: 275,00



**Rørbøjning 90°  
horizontal DFK-BH 90**

M.-nr. 10811390


Pris: 275,00



**Rørbøjning 90°  
vertikal DFK-BV 90**

M.-nr. 10811410


Pris: 275,00



**Adapter DFK-A**

• Adapter flad – rund  
M.-nr. 10811430


Pris: 275,00



**Kompakt adapter DFK-AK 90**

• Adapter flad – rund 90°  
M.-nr. 11590720


Pris: 275,00



**Rørbøjning 45°  
horizontal DFK-BH 45**

M.-nr. 10811450


Pris: 275,00



**Rørbøjning 15°  
horizontal DFK-BH 15**

M.-nr. 10811460

Pris: 225,00



**Rørbøjning 90°  
vertikal DFK-BVK 90**

M.-nr. 10811470


Pris: 275,00



**Tætningsbånd DFK-DB**

• Til Miele's fladkanalsystem DFK  
• Til tætning af overgangene mellem fladkanaldelene  
• Farve: Hvid  
• Længde: 10 m  
M.-nr. 10820390

Pris: 75,00



**Murkasse fladkanal  
DFK-M**




M.-nr. 99004790

Pris: 1.195,00

**Nyhed**

STANDARDSÆT TIL RECIRKULATION DFKS-U			
Antal	Type		M.-nr.
2	DFK-R1000	2A	M.-nr. 10811340
2	DFK-BV 90	1A	M.-nr. 10811410
1	DFK-BH 90	4A	M.-nr. 10811390
1	DFK-V	3A	M.-nr. 10811360
1	DFK-L		M.-nr. 11051270
1	DFK-DB		M.-nr. 10820390
1	DUU-1000-2		M.-nr. 11207310
<b>SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11250350 3.895,00</b>			

STANDARDSÆT TIL FRIT AFTRÆK DFKS-A-1			
Antal	Type		M.-nr.
1	DFK-R1000	2B 2C	M.-nr. 10811340
1	DFK-BV 90	1B 1C	M.-nr. 10811410
1	DFK-BH 90	3C	M.-nr. 10811390
1	DFK-A	5C	M.-nr. 10811430
1	DFK-AK 90	4B	M.-nr. 11590720
1	DFK-DB		M.-nr. 10820390
1	DMK 150-1	3B 4C	M.-nr. 11258630
<b>SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 11737480 2.895,00</b>			





#### Monteringsliste CSZL 7000

Til samling af flere SmartLine-elementer i en udskæring

- Ved montering af flere elementer direkte ved siden af hinanden
- Inklusive klemfjedre til fastgørelse af CSDA 7001 FL i udskæringen

M.-nr. 10690630

**Pris: 395,00**




#### FlameGuard CSFG 7000

Til montering af flere SmartLine-gaselementer med centreret bordemfang

- Forhindrer ind sugning af gasflamme i bordemfang

M.-nr. 10790580

**Pris: 1.095,00**



#### Wi-fi-kommunikationsmodul XKM 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt

M.-nr. 10441480

**Pris: 749,00**



#### Wi-fi-kommunikationsmodul XKS 3100 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt

Til køle-/fryseskabe i K 20.000-serien

M.-nr. 10569090

**Pris: 595,00**



#### Wi-fi-kommunikationsmodul XKS 3130 W

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele-produkt

Til køle-/fryseskabe i 30.000-serien

M.-nr. 10810750

**Pris: 595,00**



#### Edding penne til BlackBoard – køle-/fryseskabe

Skriv i farver på dit Miele-BlackBoard – køle-/fryseskab

- Sæt med 5 stk.
- Lyse farver – 2-3 mm skrivebredde
- Vand og kalkbaseret
- Fjernes nemt – evt. med Miele's glaskeramiske kogepladerens og en mikrofiberklud


M.-nr. 10547670

**Pris: 175,00**


# SPECIALFREMSTILLING AF VÆGEMHÆTTER

EMHÆTTE OG SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2	VARIANT 3
MODEL	Variant	RAL powder coating (af emhætte og skorsten)	Smigskæring og/eller hul i siden (sideforbindelse)	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1325 mm Recirkulation: 1455 mm	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1645 mm Recirkulation: 1775 mm	Afkortning til min. Udluftning: 600 mm Recirkulation: Ikke muligt
<b>PUR 68W</b> M. nr. 10353040	D SOAF 230/50 TLK	2.535,00 kr.	3.425,00 kr.	2.235,00 kr.	2.610,00 kr.	1.635,00 kr.
<b>PUR 98W</b> M. nr. 10353050	D SOAF 230/50 TLK	2.535,00 kr.	3.425,00 kr.	2.235,00 kr.	2.610,00 kr.	1.635,00 kr.
<b>DA 5798W, Next Step</b> M. nr. 10755860	D SOAF 230/50 TLK	2.535,00 kr.	3.425,00 kr.	2.235,00 kr.	2.610,00 kr.	1.635,00 kr.
<b>DA 4298W, Puristic Plus</b> M. nr. 10767210	D SOAF 230/50 TLK	2.535,00 kr.	3.425,00 kr.	2.235,00 kr.	2.610,00 kr.	1.635,00 kr.
<b>DA 6698W, hvid Puristic Edition 6000</b> M. nr. 10755720	D BRWS SOAF 230/50 TLK	–	4.915,00 kr.	3.725,00 kr.	4.095,00 kr.	3.125,00 kr.
<b>DA 6698W, stål Puristic Edition 6000</b> M. nr. 10755770	D EDST SOAF 230/50 TLK	–	3.425,00 kr.	2.235,00 kr.	2.610,00 kr.	1.635,00 kr.
<b>DA 6698W, sort Puristic Edition 6000</b> M. nr. 10755750	D OBSW SOAF 230/50 TLK	–	4.915,00 kr.	3.725,00 kr.	4.095,00 kr.	3.125,00 kr.

KUN SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2
TILBEHØR	Kombination med	RAL powder coating (kun skorsten - grafitgrå / obsidiansort)	Smigskæring og/eller hul i siden (sideforbindelse)	Forlængelse til maks. længde Udluftning: 955 mm	Forlængelse til maks. længde Udluftning: 1250 mm
<b>Skorsten, DADC 6000 (stål)</b> M. nr. 4941110	DA 6798 W Shape / DA 64x8 W Pure / DA 60x6 W Wing	–	3.575,00 kr.	2.385,00 kr.	2.755,00 kr.
<b>Skorsten, DADC 6000 Pure</b> M. nr. 4941110	DA 64x8 W Pure	1.490,00 kr.	5.065,00 kr.	3.875,00 kr.	4.245,00 kr.
<b>Skorsten, DADC 6000 (hvid)</b> M. nr. 4941110	DA 60x6 W Wing	–	5.065,00 kr.	3.875,00 kr.	4.245,00 kr.



Varianter  
- emhætte  
og skorsten



Varianter  
- kun skorsten

**Alle vægemhætter og specialfremstillede produkter, der ikke er angivet her, tilbydes ikke.**



# SPECIALFREMSTILLING AF FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

EMHÆTTE OG SKORSTEN				VARIANT 1	VARIANT 2	VARIANT 3
MODEL	Variant	RAL powder coating (af emhætte og skorsten)	Hul i siden (sideforbindelse)*	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1290 mm Recirkulation: 1360 mm	Forlængelse til maks. længde. Udluftning: 1590 mm Recirkulation: 1660 mm	Afkortning til min. Udluftning: 600 mm Recirkulation: Ikke muligt
<b>PUR 98 D</b> M. nr. 10353060	D SOAF 230/50 TLK	2.895,00 kr.	7.225,00 kr.	5.735,00 kr.	6.335,00 kr.	4.695,00 kr.
<b>DA 4208D, Puristic Plus</b> M. nr. 10767310	D SOAF 230/50 TLK	2.895,00 kr.	7.225,00 kr.	5.735,00 kr.	6.335,00 kr.	4.695,00 kr.
<b>DA 6698D, hvid Puristic Edition 6000</b> M. nr. 10755820	D BRWS SOAF 230/50 TLK	–	8.785,00 kr.	7.295,00 kr.	7.895,00 kr.	6.255,00 kr.
<b>DA 6698D, stål Puristic Edition 6000</b> M. nr. 10755850	D EDST SOAF 230/50 TLK	–	7.225,00 kr.	5.735,00 kr.	6.335,00 kr.	4.695,00 kr.
<b>DA 6698D, sort Puristic Edition 6000</b> M. nr. 10755840	D OBSW SOAF 230/50 TLK	–	8.785,00 kr.	7.295,00 kr.	7.895,00 kr.	6.255,00 kr.


\* Smigskæring ikke mulig

## FØLGENDE MODELLER FÅS SOM STANDARD SKRÆDDERSYEDE PRODUKTER MED FORLÆNGET WIRE

MODEL	Variant	Pris
<b>DA 7078D**</b> M. nr. 11361930	D BRWS SOAF 230/50 TLK	På forespørgsel
<b>DA 7378D**</b> M. nr. 11361920	D BRWS SOAF 230/50 TLK	På forespørgsel

\*\* maks. 1,5 m lang wire

Alle frithængende emhætter og specialfremstillede produkter, der ikke er angivet her, tilbydes ikke.



Varianter

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
<b>DA 1260</b>	Medfølger	DKF 18-P M.-nr. 11762600 <b>Pris: 525,00</b>	-	-	-
<b>DA 3366</b>	DUU 151 M.-nr. 7294230 <b>Pris: 795,00</b>	DKF 13-P M.-nr. 11762540 <b>Pris: 525,00</b>	-	-	Drop down-ramme, DAR 3000 M.-nr. 9188880 <b>Pris: 1.495,00</b>
<b>DA 3568</b> <b>DA 3598</b>	DUU 150 M.-nr. 5696270 <b>Pris: 365,00</b>  DUU 151 M.-nr. 7294230 <b>Pris: 795,00</b>	DKF 19-P M.-nr. 11762560 <b>Pris: 525,00</b>	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 <b>Pris : 4.995,00</b>  ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 <b>Pris: 4.495,00</b>	-
<b>DA 3668</b> <b>DA 3698</b>	DUU 150 M.-nr. 5696270 <b>Pris: 365,00</b>  DUU 151 M.-nr. 7294230 <b>Pris: 795,00</b>	DKF 19-P M.-nr. 11762560 <b>Pris: 525,00</b>	-	-	-
<b>PUR 68 W</b> <b>PUR 98 W</b>	DUW 20 M.-nr. 6264790 <b>Pris: 395,00</b>	DKF 12-P M.-nr. 11762580 <b>Pris: 645,00</b>	DKF 12-R M.-nr. 10271450 <b>Pris: 1595,00</b>	-	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
<b>DA 6066 W</b> <b>DA 6086 W</b> <b>DA 6096 W</b>	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-P M.-nr. 11762650 <b>Pris: 525,00</b>	DKF 25-R M.-nr. 10271470 <b>Pris: 1595,00</b>	-	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.-nr. 9947450 <b>Pris: 1.095,00</b>  Skorsten, DADC 6000 hvid M.-nr. 10331460 <b>Pris: 1.095,00</b>
<b>DA 9090 W</b>	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 29 M.-nr. 11292130 <b>Pris: 565,00</b>	DKF 29-R M.-nr. 11295570 <b>Pris: 1.475,00</b>	-	Skorsten, DADC 9000 M.-nr. 11279060 <b>Pris: 1.095,00</b>
<b>DA 5798 W</b> <b>DA 4298 W</b>	DUW 20 M.-nr. 6264790 <b>Pris: 395,00</b>	DKF 12-P M.-nr. 11762580 <b>Pris: 525,00</b>	DKF 12-R M.-nr. 10271450 <b>Pris: 1.595,00</b>	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 <b>Pris: 4.995,00*</b>  ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 <b>Pris: 4.495,00*</b>	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
<b>DA 6488 W</b> <b>DA 6498 W</b>	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-P M.-nr. 11762650 <b>Pris: 525,00</b>	DKF 25-R M.-nr. 10271470 <b>Pris: 1.595,00</b>	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 <b>Pris: 4.995,00</b>  ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 <b>Pris: 4.495,00</b>	Skorsten DADC 6000 specialfremstilles i grafitgrå eller obsidiansort, bestilles via formular på miele.dk <b>Pris: 1.790,00</b>

\*Kun DA 4298 W

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
<b>DA 7198 W</b>	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 11-P M.-nr. 11762530 <b>Pris: 525,00</b>	DKF 11-R M.-nr. 10787630 <b>Pris: 1.495,00</b>	-	Skorsten, DADC 7000 grafitgrå M.-nr. 10768490 <b>Pris: 1.395,00</b>  Skorsten, DADC 7000 obsidiansort M.-nr. 10768440 <b>Pris: 1.395,00</b>
<b>DA 6798 W</b>	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-P M.-nr. 11762650 <b>Pris: 525,00</b>	DKF 25-R M.-nr. 10271470 <b>Pris: 1.595,00</b>	-	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.-nr. 9947450 <b>Pris: 1.095,00</b>
<b>DA 6698 W</b>	DUW 20 M.-nr. 6264790 <b>Pris: 395,00</b>	DKF 12-P M.-nr. 11762580 <b>Pris: 525,00</b>	DKF 12-R M.-nr. 10271450 <b>Pris: 1.595,00</b>	-	Standardskorsten medfølger
<b>DA 2558</b> <b>DA 2578</b>	DUU 150 M.-nr. 5696270 <b>Pris: 365,00</b>  DUU 151 M.-nr. 7294230 <b>Pris: 795,00</b>	DKF 15-P M.-nr. 11762550 <b>Pris: 825,00</b>	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 <b>Pris: 4.995,00</b>  ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 <b>Pris: 4.495,00</b>	-
<b>DA 2360</b> <b>DA 2390</b> <b>DA 2668</b> <b>DA 2698</b>	DUU 150 M.-nr. 5696270 <b>Pris: 365,00</b>  DUU 151 M.-nr. 7294230 <b>Pris: 795,00</b>	DKF 19-P M.-nr. 11762560 <b>Pris: 525,00</b>	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 <b>Pris: 4.995,00*</b>  ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 <b>Pris: 4.495,00*</b>	-
<b>DA 2808</b>	DUU 2900 M.-nr. 9242390 <b>Pris: 3.495,00</b> Alternativt DUU 1000-2 M.-nr. 11207310 <b>Pris: 2.695,00</b>	DKF 20-P M.-nr. 11762610 <b>Pris: 825,00</b>	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 <b>Pris: 4.995,00</b>  ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 <b>Pris: 4.495,00</b>	-
<b>PUR 98 D</b>	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 <b>Pris: 595,00</b>	DKF 12-P M.-nr. 11762580 <b>Pris: 525,00</b>	DKF 12-R M.-nr. 10271450 <b>Pris: 1.595,00</b>	-	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
<b>DA 4208 D</b> <b>DA 4208 VD</b> <b>DA 6698 D</b>	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 <b>Pris: 595,00</b>	DKF 12-P M.-nr. 11762580 <b>Pris: 525,00</b>	DKF 12-R M.-nr. 10271450 <b>Pris: 1.595,00</b>	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 <b>Pris: 4.995,00*</b>  ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 <b>Pris: 4.495,00*</b>	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
<b>DA 7078 D</b>	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	-	DKF 27-R M.-nr. 11160970 <b>Pris: 2.295,00</b>	-	-
<b>DA 7378 D</b>	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	-	DKF 28-R M.-nr. 11347530 <b>Pris: 1.495,00</b>	-	Affugtningsfilter, DAEF 28 M.-nr. 11348050 <b>Pris: 1.125,00</b>  Duftflakoner, se <a href="http://www.miele.dk">www.miele.dk</a>

\*Kun DA 2698 og DA 4208 D



## Lugtfilter med aktivt kul DKF 11-P

Til Miele's DA 7198 Triple recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 11762530

**Pris: 525,00**



## Lugtfilter med aktivt kul DKF 12-P

Til Miele's recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filter
- Til Miele's PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D

M.-nr. 11762580

**Pris: 525,00**



## Lugtfilter med aktivt kul DKF 13-P

Til Miele's DA 3366 recirkulationsemhætte.

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 11762540

**Pris: 525,00**



## Lugtfilter med aktivt kul DKF 15-P

Til Miele's DA 25x8 recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filtre

M.-nr. 11762550

**Pris: 825,00**




## Lugtfilter med aktivt kul DKF 18-P

Til Miele's DA 1260 recirkulationsemhætte.

M.-nr. 11762600

**Pris: 525,00**



## Lugtfilter med aktivt kul DKF 19-P

Til Miele's DA 23XX, DA 26XX, DA35XX og DA 36XX recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filtre

M.-nr. 11762560

**Pris: 525,00**



## Lugtfilter med aktivt kul DKF 20-P

Til Miele's DA 2808

- Indhold: Indhold: 2 filtre (2 x DKF 18-1)

M.-nr. 11762610

**Pris: 825,00**




## Lugtfilter med aktivt kul DKF 25-P

Til Miele's DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 11762650

**Pris: 525,00**



## Lugtfilter med aktivt kul\* DKF 29

Til Miele's DA 9090 W

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 11292130

**Pris: 565,00**




## Longlife AirClean-lugtfiler DKF 11-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele's DA 7198 W til recirkulation
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10787630

**Pris: 1.495,00**




## Longlife AirClean-lugtfiler DKF 12-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele's PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271450

**Pris: 1.595,00**




## Longlife AirClean-lugtfiler DKF 25-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele's DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, DA 6798 W Shape og DA 6998 W Pearl
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271470

**Pris: 1.595,00**




**Longlife AirClean-lugtfiler  
DKF 27-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 7078 D
- Indeholder 6 filtre

M.-nr. 11160970

**Pris: 2.295,00**




**Longlife AirClean-lugtfiler  
DKF 28-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 7378 D Aura 4.0
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 11347530

**Pris: 1.495,00**



**Longlife AirClean-lugtfiler  
DKF 29-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 9090 W
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 11295570

**Pris: 1.475,00**



**Longlife AirClean-lugtfiler  
DKF 1000-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele KMDA og CSDA 7001 FL
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10427040

**Pris: 1.495,00**



**Affugtningsfiler  
DAEF 28**

- Opsamler fugt i køkkenet
- Kan efterfølgende tilføre fugt tilbage i rummet, såfremt luftfugtigheden falder under anbefalet niveau
- For optimalt indeklima
- 3 års levetid
- Til Miele DA 7378 D Aura 4.0
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 11348050

**Pris: 1.125,00**



**Ekstern motor til væg  
AWG 102**

- Ekstern motor til ydermur
- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
  - Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
  - Udblæsningseffekt: 580 m<sup>3</sup>/t

M.-nr. 5680680

**Pris: 4.995,00**



**Motorenhed  
ABLG 202**

- Ekstern motor, ingen begrænsninger for montering
- Montering af motor i et andet rum
  - Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
  - Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
  - Udblæsningseffekt: 600 m<sup>3</sup>/t
  - HxBxD: 245 x 340 x 395 mm

M.-nr. 6081850

**Pris: 4.495,00**



**Lyddæmper  
DASD 150**

- Reducerer luftstrøm og motorstøj.
- Ekstra komponent som reducerer støjen fra emhætter
  - Støjreduktion med op til 4,5 db(A) re 1 pW

M.-nr. 8269360

**Pris: 795,00**



**DADC 6000**

- Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad
- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
  - Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
  - Skorstensbredde 340 mm
  - Skorstensdybde 270 mm
  - Inklusive beslag til montering på væg

M.-nr. 9947450 CleanSteel

**Pris: 1.095,00**

M.-nr. 10331460 Brillanthvid

**Pris: 1.095,00**



## DADC 7000

Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad

- Til DA 7198 W
  - Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
  - Skorstensbredde 340 mm
  - Skorstensdybde 285 mm
  - Inklusive beslag til montering på væg
- M.-nr. 10768440 Obsidiansort **Pris: 1.395,00**  
M.-nr. 10768490 Grafitgrå **Pris: 1.395,00**



## DADC 9000

Skorsten i rustfrit stål til luftudledning opad

- Til DA 9090 W
  - Fleksibel skorstenshøjde på 380-740 mm
  - Skorstensbredde 290 mm
  - Skorstensdybde 170 mm
  - Inklusive beslag til montering på væg
- M.-nr. 11279060 **Pris: 1.095,00**



## LED-sæt DES 6000

Sæt med 4 spots

- Samme lamper som DA 26x8 og DA 2808.
- M.-nr. 9953120 **Pris: 1.895,00**



## Drop-down-ramme DAR 3000

Drop-down-ramme til fuld integration af DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880

**Pris: 1.495,00**



## Murkasse DMK 150-1

Kan anvendes til ventilation

- Murkasse (Ø 150 mm) til ventilation til emhætter
- Varmeisolerende tilbageslagsklap - der kan ikke trænge kold luft ind
- Energi – Blower Door-testet, egnet til energisparehuse

M.-nr. 11258630

**Pris: 1.495,00**



## Murkasse fladkanal DFK-M

Kan anvendes til ventilation

- Med tilbageslagsklap

M.-nr. 99004790

**Pris: 1.195,00**



## Ombygning til recirkulation DUU 150 til DA3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatsenhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Indeholder udblæsningsrist i plast og 2 spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 5696270

**Pris: 365,00**



## Ombygning til recirkulation DUW 20 til alle vægemhætter ekskl. DAR 12x5

Til ombygning af vægemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 6264790

**Pris: 395,00**



## Ombygning til recirkulation DUI 32 til frithængende emhætter

Til ombygning af frithængende emhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 9561760

**Pris: 595,00**



### Ombygning til recirkulation DUU 151 til DA 3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsætsemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i rustfrit stål og spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 7294230

**Pris: 795,00**



### Ombygning til recirkulation DUU 2900 til loftintegrede emhætter

Til ombygning af DA 2808 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftudstrømning ved recirkulation
- Reduktion af gennemstrømningsstøjen
- Inkl. 2 aktive kulfiltre

M.-nr. 9242390

**Pris: 3.495,00**




### Ombygning til recirkulation DUU 1000-2 til bordemfang

Til ombygning af CSDA 7001 og KMDA fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Tilslutningsstuds til Miele-fladkanaler til højre, venstre og/eller bagud, inkl. 2 studse
- Kombination af flere DUU 1000-2 mulig
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter med aktivt kul
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj

M.-nr. 11207310

**Pris: 2.695,00**



### Afdækningsgitter til DUU 1000-2, DUU-AD

Til afdækning af evt. hul imellem sokkel og DUU 1000-2.

- Den ene langside er forhøjet med 6 mm
- I rustfrit stål, magnetisk montering

M.-nr. 10921880

**Pris: 445,00**



### Reduktionsadapter 150/125 mm DRS 150

Reduktionsadapter

- Til reducere af aftræksrørets diameter
- I overensstemmelse med brandbeskyttelsesreglerne

M.-nr. 9591510

**Pris: 125,00**



### Ventilationskanal i aluminium

Fleksibel ventilationskanal i aluminium

- Med gode luftstrømningsegenskaber
- 1,25 m langt, kan udvides til 5 m
- DAS 125: Ø125 mm
- DAS 150: Ø150 mm

M.-nr. DAS 125 4623220

**Pris: 715,00**

M.-nr. DAS 150 4623230

**Pris: 815,00**



### Forbindelsesstykke DASDV 150

Til forbindelse mellem lydæmper og ventilationskanal eller mellem to lydæmpere DASD 150

M.-nr. 9583750

**Pris: 245,00**



### Kondensspærre

Forhindrer kondens i at strømme tilbage

- DKS 125: Ø125 mm
- DKS 150: Ø150 mm

M.-nr. DKS 125 3915282

**Pris: 555,00**

M.-nr. DKS 150 3915292

**Pris: 735,00**

# TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE



## Flaskehylde KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 30.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 30060 PF til køleskabe med PerfectFresh

M.-nr. 9552700

**Pris: 345,00**

KFR 30060 til køleskabe uden PerfectFresh

M.-nr. 9552690

**Pris: 345,00**




## Flaskehylde KFR 10055

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til alle køle-/fryseskabe samt K 10.000 med PerfectFresh-zone og en min. bredde på 55 cm og min. højde på 90 cm
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

M.-nr. 7316060

**Pris: 345,00**



## Flaskehylde KFR 20060 PF/KFR 20060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 20.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 20060 PF til køleskabe med PerfectFresh


M.-nr. 10363580

**Pris: 345,00**

KFR 20060 til køleskabe uden PerfectFresh

M.-nr. 10363600

**Pris: 345,00**



## Flaskehylde KFR 7000

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til K 7000-serien.
- Kan anbringes i forskellige højder.
- I forkromet metal.

M.-nr. 11775120

**Pris: 449,00**



## Lugtabsorbende Active AirClean-filter KKF-RF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Indhold: 2 lugtfiltere
- Til udskiftning af filtre i plastikkabiner
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280

**Pris: 375,00**




## Eftermonteringskit til Active AirClean-filter KKF-FF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Innovativ kombination af aktivt kul og chitosan
- Anbringes på bagkanten af glashylden
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned
- Der er kun to filtre, der skal udskiftes

M.-nr. 7236290

**Pris: 445,00**



## Active AirClean Starter Set KKF-FS

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

Til K 7xxx/KF 7xxx/KFN 7xxx.

- Til optimal og lugtfri opbevaring af fødevarer
- Indhold: Liste/skinne og to filtre
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned (m.-nr. 7236280)

M.-nr. 11882380

**Pris: 379,00**



## Aktivt kulfilter til vinkøleskabe

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

M.-nr. 9447050

**Pris: 155,00**



# TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE




## Aktivt kulfilter til vinkøleskabe KKF-KWT

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070

**Pris: 155,00**




## Side-by-side kit til vinkøleskabe KSK 6300

Side-by-side kit til vinkøleskabe.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9799630

**Pris: 995,00**



## SoftClose Retrofit kit KSC30 KSC 30

Til eftermontering af SoftClose-funktion på modeller i K 30.000 serien som ikke har det som standard.

Trin for trin-monteringsanvisning medfølger.

M.-nr. 10744380

**Pris: 495,00**



	Bredde x højde	60 cm	45 cm	Farve	G7xx0	G7xx5 XXL	G5xx0	G5xx5 XXL	M.-nr.	Vejl. pris
--	----------------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------	--------------	--------	------------

## FRONTBEKLÆDNING TIL FULDINTEGRERBARE OPVASKEMASKINER



GFVi 702/72 PureLine-greb	600 x 715 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986760	1.895,00
GFVi 702/77 PureLine-greb	600 x 765 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986770	1.995,00
GFVi 701/72 u/greb	600 x 715 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986740	1.595,00
GFVi 701/77 u/greb	600 x 765 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986750	1.695,00
GFVi 453/72-7 u/greb	450 x 715 mm		•	CleanSteel			•		11526970	1.495,00

## FRONTBEKLÆDNING TIL INTEGRERBARE OPVASKEMASKINER

GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986710	1.195,00
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986720	1.295,00
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillanthvid	•	•	•	•	10986690	1.295,00
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		CleanSteel	•	•	•	•	10986730	1.395,00
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillanthvid	•	•	•	•	10986700	1.395,00

Fronter uden greb:

Mulighed for selv at bore huller og montere greb, som passer til resten af køkkenet.



### Monteringsæt delte køkkenfronter MSF

Til optimal montering af delt køkkenfront eller køkkenfront med horisontal udfræsning/greb på midten.

- Til alle fuldintegrerbare opvaskemaskiner

M.-Nr. 11393050

**Pris: 665,00**

M.-Nr. 11393220 XXL-opvaskemaskiner

**Pris: 665,00**

## SAMMENBYGNING AF VASKE-/TØRRESØJLE

TØRRETUMBLERE				
VASKEMASKINER		T1 Chrome Edition T1 Classic	T1 White Edition	T Classic T 8000
	W1 Chrome Edition W1 Classic WT1 (undt. WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W Classic W 3000/5000 Lige panel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W Classic W 3000/5000 Skråt panel	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412 WTV 419 (ED)



## TwinDos-doseringspatron 1

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223070

Pris: 225,00



## TwinDos-doseringspatron 2

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele-vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223120

Pris: 225,00





### WTV 501

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256130

**Pris: 350,00**



### WTV 502

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256140

**Pris: 350,00**



### WTS 510


Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekurv.

Praktisk med 35 cm sokkel.

- Skridsikkert underlag.
- Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørretumblere
- Fave: Lotushvid.

M.-nr. 9322300

**Pris: 2.995,00**




### WTV 511

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med push-pull-funktion.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351780

**Pris: 1.495,00**



### WTV 512

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med push-pull-funktion.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351790

**Pris: 1.495,00**



### TKR 555

Ideel til sportssko, børnestøvler, uld-produkter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet.
- Specialudviklet til Miele-T1-tørretumblere.

M.-nr. 9614800

**Pris: 495,00**





**Afkalkningsmiddel 250 g**

Fjern kalksten i din vaskemaskine og opvaskemaskine hurtigt og effektivt.

- Hæld indholdet direkte i vasketromlen på din vaskemaskine
- Anbefales at anvende 2-6 gange årligt (afhængig af vandets hårdhedsgrad)

M.-nr. 10131080

**Pris: 69,95**



**Glaskeramisk kogepladerens og stålrens 250 ml\*\***

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Fjerner fedt, fastbrændte pletter og vandpletter effektivt
- Skånsom rengøring takket være formelen med fine krystaller
- Efterlader en smudsafvisende hinde på overfladen, som letter rengøring
- Bedste produkt på markedet - testvinder i Schweiz
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200

**Pris: 49,00**



**Ovnrens 500 ml**

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Særlig effektiv rengøring uden ubehagelige lugte
- Enkel rengøring takket være den geleagtige konsistens
- Kort virketid på mellem 10 og 40 minutter, uden at ovnen skal tændes
- Også velegnet til PerfectClean-overfladen
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710

**Pris: 79,00**



**DGClean 250 ml**

- Nem rengøring af ovne
- Uden lugtgener
- Let at påføre - selv på lodrette flader

M.-nr. 10172710

**Pris: 129,00**



**Afkalkningstabs 6 stk.**

Til CVA, CM, ovne med Klimaprogram, dampovne og FashionMaster.

- Grundig fjernelse af aflejringer og kalk
- Fjernelse af kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Ingen kemikalieaflejringer efter kalkfjerning
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960200

**Pris: 115,00**



**Rengøringstabs 10 stk.**

Til CVA og CM. Sikrer kaffenyndelse på højeste niveau.

- Grundig fjernelse af olierester og kaffeaflejringer
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960220

**Pris: 115,00**



**SteelCare-stållejemiddel**

Rense og plejemiddel til overflader i rustfrit stål

- Fjerner fingeraftryk og fedtpletter
- Effektiv og skånsom
- En beskyttende film forebygger ny tilsmudsning

M.-nr. 11023350

**Pris: 89,00**



**AutoCleaner**

Miele-AutoCleaner til CVA 78xx.

- Den indbyggede AutoCleaner rengør automatisk og effektivt espressomaskinens bryggeenhed samt mælkerørsystemet efter brug

M.-nr. 10971410

**Pris: 499,00**



**Afkalkningspatron til CM7 og CVA 78xx**

Afkalkningspatron til Miele's fritstående espressomaskine CM7 og indbygningssespressomaskine CVA 78xx.

- Den indbyggede afkalkningspatron afkalker maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug
- Den beskytter maskinen mod tilkalkning
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt (afhængig af brug)
- Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk hver gang maskinen benyttes

M.-nr. 10959980

**Pris: 499,00**

\*\* Bemærk. Miele's glaskeramiske kogepladerens, stålrens og plejemiddel til rustfrit stål er ikke velegnet til rustfri ståloverflader med CleanSteel finish!



**Rengøringssticks til mælkesystem 100 stk.**

Sikrer hygiejnisk rene mælkesystemer i CVA og CM.

- Fjerner effektivt mælkeproteiner og -fedt.
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Enkel dosering, da de enkelte sticks indeholder den nødvendige mængde
- Sikker at bruge – Miele-formel
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270

**Pris: 225,00**



**UltraTabs All in 1 60 stk.**

Giver det bedste opvaskeresultat i Miele-opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat selv ved genstridige pletter
- Tabsene er pakket i en vandopløselig folie og skal derfor ikke pakkes ud
- Flere funktioner som f.eks. afspænding, salt og glasbeskyttelse
- Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 11295780

**Pris: 135,00**



**PowerDisk All in 1**

Opvaskemiddel til perfekte opvaske- og tørreresultater med AutoDos.

- Miele's enestående pulvergranulat
- Indeholder bl.a. afspændingsmiddel og salt
- Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 opvaske\*)

M.-nr. 11093160

**Pris: 74,95**



**Salt 1,5 kg**

Sikrer, at din opvaskemaskine fungerer rigtigt og yder det ønskede resultat.

- Ekstra grov, perfekt til Miele-opvaskemaskiner
- Beskytter maskinen og service mod skadelige kalkaflejringer

M.-nr. 10248690

**Pris: 24,95**



**Afspændingsmiddel 500 ml**

Uovertruffen tørring og beskyttelse af service i Miele-opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat på glas
- Fremmer tørringen af service
- Glasbeskyttende formel, som forhindrer ætsninger
- Præcis og nem dosering med den særlige doseringshætte

M.-nr. 11459440

**Pris: 49,95**



**IntenseClean 200 g**

Fjern dårlig eller sur lugt i din vaskemaskine og opvaskemaskine.

- Afkalk først med Miele-Afkalker
- Rens herefter med maskinrensning. Afkalkeren fjerner kalkbelægninger og maskinrensning slår bakterierne ihjel.

M.-nr. 10717140

**Pris: 65,00**



**DishClean 160 g**

Plejemiddel, som sikrer, at opvaskemaskinen fungerer optimalt.

- Fjerner lugt, kalk og lette aflejringer
- Bevarer lågepakningens elasticitet og tæthed
- Aktiv beskyttelse gennem renhed
- Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
- Indhold: 160 g

M.-nr. 9959330

**Pris: 79,00**



**Mikrofiberklude - sæt med 3 stk.**

Sæt bestående af 1 universal-, 1 glas- og 1 højglansklud

- God rengøringsevne takket være meget fintvævede mikrofibre
- Meget holdbare og slidstærke
- Kan bruges tør eller fugtig med eller uden rengøringsmiddel
- Vaskes op til 500 gange ved 60 °C

M.-nr. 10159570

**Pris: 89,00**

\* Med ECO-program



## UltraPhase 1 Sensitive

Til W1 TwinDos vaskemaskiner

- Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2 Sensitive
- Meget drøj - op til 36 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923560

**Pris: 114,95**



## UltraPhase 2 Sensitive

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1 Sensitive
- Meget drøj - op til 63 vaske
- Indhold: 1,44 l

M.-nr. 10923590

**Pris: 114,95**



## UltraPhase 1

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,40 l

M.-nr. 11504410

**Pris: 109,95**



## UltraPhase 2 Classic

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1
- Meget drøj - op til 50 vaske
- Indhold: 1,40 l
- M.-nr. 10803740

**Pris: 109,95**



## Miele UltraPhase 1 Elixir

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
- Indeholder 7 enzymer til ultimativ renhed
- ColorProtect til bevarelse af farveintensitet
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Holder længe - 1,4 liter til 37 vaskeforløb

M.-nr. 11614960

**Pris: 109,95**



## Miele UltraPhase 2 Elixir

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Aktiv ilt til blid og effektiv pletfjerning
- OxiCare til grundig pleje og rengøring af tekstiler og produktet
- WhiteBooster til strålende hvide tekstiler
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Holder længe - 1,4 liter til 50 vaskeforløb

M.-nr. 11615050

**Pris: 109,95**



## TwinDosCare

Rengøringsmiddel til TwinDos-doseringssystem

- Til skylning af TwinDos-doseringsrør
- Anvendes for en lang periode uden brug (min. 2 måneder)
- Anvendes for nyt middel tages i brug
- Meget effektiv - rækker til 4-5 forløb

M.-nr. 11171440

**Pris: 89,95**



## Caps Booster

Perfekt til pletfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner

- Egnet til både hvidt og kulørt vasketøj
- Til hårdnakkede pletter, fx fedt - eller frugtpletter
- Storartede vaskeresultater - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11648410

**Pris: 59,95**



## Caps DownCare

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning

- Bevarelsen dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11486020

**Pris: 59,95**



## Caps Sport

Til vask af sportstøj i W1-vaskemaskiner

- Neutraliserer svedlugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer, skånsom mod farverne
- Bevarelsen tøjets form - også for fleece
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11485950

**Pris: 59,95**



## Caps WoolCare

Til fin- og uldvask i W1-vaskemaskiner

- Specielt plejekompleks af hvedeprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
- Ingen overdosering
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11485730

**Pris: 59,95**





### Caps SilkCare

- Til W1-vaskemaskiner
- Forebygger filtning og krympning
- Bevare formen af fibre og et blødt udseende
- Giver bløde og velduftede tekstiler
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11485780

**Pris: 59,95**



### Caps Outdoor

- Til W1-vaskemaskiner
- Bevare farver på syntetiske tekstiler
- Bevare åndbarhed i funktionsmembraner
- Modvirker statisk elektricitet på syntetiske tekstiler
- Neutraliserer dårlige lugte fra f.eks. sved
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 11485970

**Pris: 59,95**



### Caps UltraDark

- Til W1-vaskemaskiner
- Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11485760

**Pris: 59,95**



### Caps Impraprotect

- Til W1-vaskemaskiner
- Til imprægnering af tekstiler
- Ideelt til sportsbeklædning og regntøj
- Bevare tøjets åndbarhed
- Effektiv mod fugt, vind og snavs
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 11873090

**Pris: 109,95**



### Caps CottonRepair

- Forny farver og overfladen på dine bomuldstekstiler
- Fjerner "pilling-effekt" (frugdannelse)
- Fjerner ødelagte og misfarvede ender på tekstilfibre
- Nyt liv til dit favorit-bomuldstøj
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 11485870

**Pris: 109,95**



### UltraWhite-vaskepulver 2,7 kg

Specielt velegnet til hvidt og lyst tøj og meget snavset kulørt tøj.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
- Strålende hvidt tøj takket være effektiv formel med aktivt oxygen
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøj - også ved lave temperaturer.

M.-nr. 10199830

**Pris: 145,00**



### Duftflakon Sæt 3x AQUA

Til alle Miele T1-tørretumbler med FragranceDos

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – renhed og frisk duft
- Til 150 tørringer

M.-nr. 11614580

**Pris: 219,95**



### Duftflakon Sæt 3x NATURE

Til alle Miele T1-tørretumbler med FragranceDos

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
- Til 150 tørringer

M.-nr. 11614650

**Pris: 219,95**



### Duftflakon Sæt 3x COCOON

Til alle Miele T1-tørretumbler med FragranceDos

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og tryghed
- Til 150 tørringer

M.-nr. 11614760

**Pris: 219,95**



### Duftflakon Sæt 3x DRYFRESH

Til alle Miele T1-tørretumbler med FragranceDos

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- DRYFRESH – med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
- Til 150 tørringer

M.-nr. 11614810

**Pris: 219,95**



### Duftflakon Sæt 3x SELECTION

Til alle Miele T1-tørretumbler med FragranceDos

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – NATURE – COCOON
- Til 150 tørringer

M.-nr. 11614870

**Pris: 219,95**



## Caps Nature skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11486070

**Pris: 59,95**



## Caps Cocoon skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11486090

**Pris: 59,95**



## Caps Aqua skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 11486040

**Pris: 59,95**



## Duftflakon ROSE

- Harmonisk og feminin
- Oplev den sarte, raffinerede duft af friskplukkede maj-roser med ROSE
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234810

**Pris: 89,95**



## Duftflakon ORIENT

- Sensuel og maskulin
- ORIENT samler alle Orientens hemmeligheder i en forførende duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234710

**Pris: 89,95**



## Duftflakon AQUA

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – renhed og frisk duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10231950

**Pris: 89,95**



## Duftflakon NATURE

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234500

**Pris: 89,95**



## Duftflakon COCOON

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og trykthed
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234630

**Pris: 89,95**



## Duftflakon WHITEFLOWER Sensitive

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- Ekstra Sensitiv-formel for personer med allergi
- WHITEFLOWER – blomsterduft kombineret med citrus
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 11047280

**Pris: 89,95**



## Duftflakon DRYFRESH

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- DryFresh – med Freshplex™ til neutralisering af ubehagelige lugte
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 11520870

**Pris: 89,95**



### UltraColor - flydende vaskemiddel 2 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 36 maskinfulde

M.-nr. 11518040

**Pris: 125,00**



### UltraDark 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 60 maskinfulde

M.-nr. 11518340

**Pris: 125,00**



### UltraColor Sensitive Flydende vaskemiddel 1,5 l

Optimal vask og pleje af kulørte og mørke tekstiler.

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Bedste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj – til 37 maskinfulde

M.-nr. 10942160

**Pris: 125,00**



### WoolCare-finvaskemiddel 1,5 l

Til uld, silke og al finvask.

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Meget drøj - til 50 maskinfulde

M.-nr. 11517890

**Pris: 125,00**



### Skyllemiddel 1,5 l

Særligt velegnet til alle tekstiler af frotté.

- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft
- Forhindrer elektrostatisk opladning i tørretumbleren
- Meget drøj - til 66 maskinfulde

M.-nr. 11518260

**Pris: 79,95**



### Specialvaskemiddel Outdoor 250 ml

Perfekt til værdifuld Outdoor-beklædning og funktionelt tøj.

- Med lanolin - som et 'plejende bad' til membranen
- Rengør og plejer
- Skånsom mod farverne i tøjet.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10226420

**Pris: 99,95**



### Specialvaskemiddel Dun 250 ml

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning.

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225680

**Pris: 99,95**



### Specialvaskemiddel Sport 250 ml

Perfekt til åndbar sportsbeklædning.

- Neutraliserer lugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer - skånsom mod farverne
- Bevarer tøjets form - også for fleece
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225860

**Pris: 99,95**



### Imprægneringsmiddel 250 ml

Ideelt til sportsbeklædning og regntøj.

- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv imprægnering mod fugt vind og snavs
- Meget drøj - til 4 gange

M.-nr. 10240620

**Pris: 129,95**

TRYGHED I HELE PRODUKTETS LEVETID.  
HURTIG OG PROFESSIONEL  
SERVICE!



FÅR DU BEHOV FOR REPARATIONSSERVICE,  
KLARER VI DET HURTIGT MED EGEN SERVICEAFDELING.

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen. Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne. Serviceteknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af produktion.

Se mere på [www.miele.dk/service](http://www.miele.dk/service)

# BESØG MIELE

Miele Experience Center er ikke blot en udstilling af produkter. Det er en verden af sanselighed, hvor kvalitet, design og moderne teknologi skaber inspiration og ideer, når du skal indrette dit hjem. Her kan du ikke alene se et bredt udvalg af Miele's produkter – både til privat og professional brug – her ånder også et "hverdagens kulturcenter", hvor vi sætter fokus på emner, som er tidstypiske og har bred interesse. Miele Experience Center er derfor mere end produkter! Det er også her vores mange events kan opleves.

**Læs mere på [www.miele.dk](http://www.miele.dk) eller tilmeld dig Miele's Nyhedsbrev, og hold dig orienteret.**



Du kan også vælge at bestille tid til en personlig produktgennemgang på [info@miele.dk](mailto:info@miele.dk). Send os dit ønske, og vi vil efterfølgende kontakte dig. Du kan også bestille tid på telefon 4327 1310.

Du har også mulighed for at booke en virtuel fremvisning, hvis du foretrækker at blive hjemme lidt endnu, eller hvis du synes, der er lidt for langt til Glostrup eller Vejle. Book din virtuelle rådgivning her, så hører du fra os inden for få dage: <http://imiele.dk/virtuelraadgivning>.

I vores Miele Experience Centre kan der købes originalt tilbehør og forbrugsvarer til Miele's produkter. Reservedele lagerføres og sælges ikke fra vore Miele Experience Centre. Uanset hvad der bringer dig ind i vores showroom, glæder vores dygtige team sig til at betjene dig.

## FIND MIELE EXPERIENCE CENTER

### Glostrup

Erhvervsvej 2  
2600 Glostrup

### Åbningstider:

Mandag-onsdag 08.00-16.00  
Torsdag-fredag 08.00-18.00  
Lørdag 09.30-14.00

### Vejle

Logistikvej 3  
7100 Vejle (motorvej E45, afkørsel 59)

### Åbningstider:

Mandag-fredag 08.00-16.00  
1. lørdag i måneden 10.00-15.00



Findes dette ikon ud for produktet, medfølger et gavebevis eller værdikupon ved køb.

# Miele



## 20 ÅR FRA NU VIL DIN MIELE STADIG IMPONERE DIG<sup>1</sup>

KVALITET FORUD FOR SIN TID

1) I udviklingsfasen af de viste produkter W1, T1, G7000, H7000, DGC7000 og ESW7000 har Miele testet funktionalitet og kernekomponenter i holdbarhedstests, der simulerer 20 års gennemsnitlig brug i en gennemsnitlig husstand. I udviklingsfasen af opvaskemaskineserien G7000 har Miele testet modeller og kernekomponenter med 5600 opvaskecykluser (= 5,6 cykluser per uge p.a.) på forskellige programmer. **Læs mere: [miele.dk/20years](http://miele.dk/20years)**

### Miele A/S

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf. privatkunder 4327 1310

Tlf. forhandlere 4327 1410

Tlf. erhvervs kunder 4327 1510

E-mail [info@miele.dk](mailto:info@miele.dk)

Website [miele.dk](http://miele.dk)



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Alle priser er vejledende udsalgspriser  
i danske kroner inkl. moms.

01.05.2021