

Miele



PRIS- OG PRODUKTOVERSIGT | MIELE KØKKENPARTNER
MAJ 2019



MIELE. IMMER BESSER.

Miele i 4 smukke farver	4
MasterCool	6
Ovne	10
Dampovne	14
Dampovne med ovnfunktion	17
Dampovne med mikrobølger	21
Mikrobølgeovne	22
Kompaktovne med mikrobølger	25
Espressomaskiner	26
Gourmet-varmeskuffer og Vakuumforseglerskuffer	30
Kogeplader	34
Kogeplader med integreret bordemfang	41
SmartLine	44
Emhætter	46
Integrerbare køle-/fryseskabe	58
Frtistående køleskabe og fryseskabe	64
Frtistående køle-/fryseskabe	68
Vinkøleskabe	74
Opvaskemaskiner	78
Vaskemaskiner	90
Vaske-tørremaskiner	96
Tørretumblere	100
Strygeruller/FashionMaster	106
Tilbehør, produktpleje og vaskemidler	109

MIELE I 4 SMUKKE FARVER

Med Miele køkkenprodukter kan du gå hele vejen. PureLine- og VitroLine-designet giver dig alle muligheder for at skabe en smagfuld køkkenindretning og gennemføre en fuldstændig individuel og personlig indretning med køkkenprodukter, der matcher din stil og farveholdning. På miele.dk kan du se farvevarianter for hvert produkt.

GRAFITGRÅ

Grafitgrå er trendy og giver dit køkken et eksklusivt udseende. Den moderigtige nuance er mørk og kølig. Udstråler elegance, tager hårdheden ud af de lige linjer og giver et rent og diskret design.

CLEANSTEEL

CleanSteel har et rå og enkelt udtryk, som passer i de fleste køkkener, uanset om stilen er industriel eller varm og klassisk. Bemærk desuden, at CleanSteel også fås i Miele ContourLine-design, der passer godt til et køkken med fyldningslåger.



Med køkkenprodukter i farven Brillanthvid kan du skabe et gennemført lyst og blidt lys i et hvidt køkken. Vælg eventuelt et alternativt greb i Brillanthvid, eller et af de andre mange forskellige greb.

BRILLANTHVID



Obsidiansort er elegant og stilrent, både sammen med sorte elementer og andre farver og materialer. Vælg eventuelt et alternativt greb i Obsidiansort, eller et af de andre mange forskellige greb.

OBSIDIANSORT



MasterCool
Køleskab K 1801 Vi

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 7514780
Pris: 71.295,00



MasterCool
Køleskab K 1901 Vi

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 7514820
Pris: 73.995,00

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler (Højrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock Superkøl, BrilliantLight, Side by Side	Kapacitet køl	446 L (inkl. 124 L PerfectFresh zone)
		Lydniveau	40 dB(A)
		Årligt forbrug	180 kW
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler (Højrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool, MasterFresh, Drop and Lock Superkøl, BrilliantLight, Side by Side	Kapacitet køl	556 L (inkl. 154 L PerfectFresh zone)
		Lydniveau	40 dB(A)
		Årligt forbrug	194 kW
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-KØLESKABE PÅ **MIELE.DK/MASTERCool**



**MasterCool
Fryseskab F 1472 Vi**

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 9059220
Pris: 70.995,00



**MasterCool
Fryseskab F 1811 Vi**

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 7514720
Pris: 74.995,00

Type	Integrerbart fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler (Venstrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, IceMaker Is- og vanddosering, BrilliantLight Side by Side	Kapacitet køl	192 L
		Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	292 kW
		Mål HxBxD	212,5x45,1x60,8 cm

Type	Integrerbart fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler (Venstrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, IceMaker BrilliantLight, Superfrost Side by Side	Kapacitet køl	403 L
		Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	414 kW
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm



**MasterCool
Fryseskab F 1911 Vi**

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 7514760
Pris: 77.995,00

Type	Integrerbart fryseskab	Låge- montering	Fladhængsler (Venstrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Komfort	NoFrost, Drop and Lock, IceMaker m. fast vandtilslutning BrilliantLight, Superfrost Side by Side	Kapacitet køl	502 L
		Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	484 kW
		Mål HxBxD	212,5x90,6x60,8 cm



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-FRYSESKABE
PÅ **MIELE.DK/MASTERCool**

MASTERCool

MESTERLIG OPBEVARING AF MAD OG VIN



A
+

42 dB

MASTER FRESH

NO FROST

DROP AND LOCK

BRILLIANT LIGHT

DYNA COOL

ICE MAKER

MasterCool
Køl-/Fryseskab
KF 1801 Vi

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 7514850
Pris: 76.995,00



A
+

42 dB

MASTER FRESH

NO FROST

DROP AND LOCK

BRILLIANT LIGHT

DYNA COOL

ICE MAKER

MasterCool
Køl-/Fryseskab
KF 1811 Vi

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 7514880
Pris: 76.995,00

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (Højrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool, MasterFresh, NoFrost, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, IceMaker m. vandtilslutning BrilliantLight	Kapacitet køl/frys:	309 L (heraf 56 L MasterFresh zone)/80 L
		Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	355 kW
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (Venstrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Komfort	NoFrost, Drop and Loch, IceMaker BrilliantLight, Superfrost Side by Side	Kapacitet køl/frys:	309 L (heraf 56 L MasterFresh zone)/80 L
		Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	355 kW
		Mål HxBxD	212,5x75,6x60,8 cm



A
+

42 dB

DYNA COOL

MASTER FRESH

NO FROST

ICE MAKER

DROP AND LOCK

BRILLIANT LIGHT

MasterCool
Køl-/Fryseskab
KF 1901 Vi

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 7514910
Pris: 80.495,00



A
+

42 dB

DYNA COOL

MASTER FRESH

NO FROST

ICE MAKER

DROP AND LOCK

BRILLIANT LIGHT

MasterCool
Køl-/Fryseskab
KF 1911 Vi

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 7514950
Pris: 80.495,00

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (Højrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool, MasterFresh, NoFrost, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, IceMaker m. vandtilslutning BrilliantLight, Side by Side	Kapacitet køl/frys:	383 L (heraf 70 L MasterFresh zone)/105 L
		Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	411 kW
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler (Venstrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool, MasterFresh, NoFrost, Drop and Loch, Superkøl, Superfrost, IceMaker m. vandtilslutning BrilliantLight, Side by Side	Kapacitet køl/frys:	383 L (heraf 70 L MasterFresh zone)/105 L
		Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	411 kW
		Mål HxBxD	212,5x90,8x60,8 cm

LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-KØLE-/FRYSESKABE PÅ **MIELE.DK/MASTERCool**



**MasterCool
Vinkøleskab
KWT 1602 Vi**

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 9195990
Pris: 83.995,00



**MasterCool
Vinkøleskab
KWT 1612 Vi**

MasterCool
Førsteklasses luksus,
design og teknik i stort format
M.-nr. 9196000
Pris: 83.995,00

Type	Integrerbart vinkøleskab	Låge- montering	Fladhængsler (Højrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Zoner/ Hylde	3 temp. zoner /14 hylde	Kapacitet vinkøl	365 L
Komfort	Glasdør m. UV filter, DynaCool BrilliantLight, Aktivt AirClean filter Side by Side	Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	293 kW
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm

Type	Integrerbart vinkøleskab	Låge- montering	Fladhængsler (Venstrehængslet)
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Zoner/ Hylde	3 temp. zoner /14 hylde	Kapacitet vinkøl	365 L
Komfort	Glasdør m. UV filter, DynaCool BrilliantLight, Aktivt AirClean filter Side by Side	Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	293 kW
		Mål HxBxD	212,5x60,3x60,8 cm



LÆS MEGET MERE OM DE SUBLIME MASTERCool-VINKØLESKABE PÅ **MIELE.DK/MASTERCool**

OVNE

EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Prøv Miele **Klimaprogram** med dampskud, og nyd et mørt og saftigt stykke kød med appetitligt brunet og sprød skorpe, eller lav brød, som var det friskbagt fra bageren.

Med programmet **langtidsstegning**, hvor kødet steges skånsomt ved lav temperatur i lang tid, kan du glæde dig til et særdeles mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommes frites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

*FOODVIEW

Se ind i ovnrummet via **Miele@home**-appen og følg med i tilberedningen fra haven, fitness centret, arbejdet, eller hvor du end befinder dig.

Hvert minut tager **HD-kameraet** i ovnrummets loft et billede af din ret. I appen kan du se billedet og på baggrund heraf nemt tilpasse indstillingerne på ovnen, så du opnår det perfekte resultat.



GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnens beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

STRESSFRI TILBEREDNING

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet? Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen.

Med ***TasteControl** åbner ovnlågen automatisk en smule efter endt tilberedningsproces, og ventilationen startes, så ovnrummet hurtigt køles ned.

***Varmholdning** – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage din mad ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.

NEM RENGØRING

***PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev maksimal rengøringsvenlighed med **Pyrolyse** og ***PyroFit**. **Pyrolyse** er automatisk selvrens af ovnen ved meget høje temperaturer. Samtlige madrester reduceres til aske, som du let kan fjerne med en våd klud. Tilbehør med **PyroFit** tåler de høje temperaturer, så du kan lade det sidde i ovnen under processen.

Oplev flotte, blanke stålfionter med Miele **CleanSteel**, der gør alle Miele ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Alle Miele ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre.

MOTIONREACT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmer.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen, eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.




H 2267-1 B

76 l ovnrums, 30-250 °C, halogenspot
M.-nr. 11129710
Pris: 6.995,00

Icons: EASY CONTROL, PERFECT CLEAN, A+, FLEXI CLIP

Nyhed

Nem betjening	EasyControl	Opvarmningsformer	8
Nem rengøring	PerfectClean	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	-	Sikkerhed	Børnesikring
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



H 2267-1 BP

76 l ovnrums, 30-250 °C, halogenspot
M.-nr. 11129720
Pris: 9.795,00

Icons: EASY CONTROL, PYROLYSE, A+, FLEXI CLIP

Nyhed

Nem betjening	EasyControl	Opvarmningsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	-	Sikkerhed	Børnesikring
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



H 2860 BP

76 l ovnrums, 30-250 °C, halogenspot, SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11129810
Pris: 10.595,00
M.-nr. Brillanthvid 11129780
Pris: 11.595,00
M.-nr. Obsidiansort 11129790
Pris: 11.595,00

Icons: EASY CONTROL, PYROLYSE, A+, FLEXI CLIP

Nyhed

Nem betjening	EasyControl	Opvarmningsformer	7
Nem rengøring	Pyrolyse	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	-	Sikkerhed	Børnesikring
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



H 7260 BP

76 l ovnrums, 30-300 °C, halogenspot, SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11130080
Pris: 11.995,00

Icons: DIRECT SENSOR S, PYROLYSE, A+, FLEXI CLIP

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmningsformer	10
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-sideribber	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Automatik-programmer	Sikkerhed	Børnesikring
		Netværk	-
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



H 7264 BP

76 l ovnrums, 30-300 °C, halogenspot, SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11130120
Pris: 15.295,00
M.-nr. Brillanthvid 11130090
Pris: 16.295,00
M.-nr. Obsidiansort 11130100
Pris: 16.295,00
M.-nr. Grafitgrå 11130110
Pris: 16.295,00

Icons: DIRECT SENSOR S, PYROLYSE, A+, FLEXI CLIP, KLIMA PROGRAM

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmningsformer	12
Nem rengøring	Pyrolyse, Perfect-Clean-sideribber	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Klimaprogram	Sikkerhed	Børnesikring
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	FlexiClip-udtræk



H 7464 BP

76 l ovnrums, 30-300 °C, LED-spot, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme
M.-nr. CleanSteel 11130210
Pris: 18.995,00
M.-nr. Brillanthvid 11130180
Pris: 19.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11130190
Pris: 19.995,00
M.-nr. Grafitgrå 11130200
Pris: 19.995,00

Icons: DIRECT SENSOR S, PYROLYSE & PYROFIT, A+, FLEXI CLIP, KLIMA PROGRAM, TASTE CONTROL, STEGE-TERMOMETER

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	16
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Automatik-programmer, Klimaprogram, TasteControl, Varmholding, Crisp	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit




H 7464 BPX

Grebsfri, 76 l ovnrum, 30-300 °C, LED-spot, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. Brillanthvid 11130220
Pris: 19.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130230
Pris: 19.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 11130240
Pris: 19.995,00

Icons: DIRECT SENSOR, PYROLYSE & PYROFIT, FLEXI CLIP, KLIMA PROGRAM, TASTE CONTROL, STEGE-TERMOMETER

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	16
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit	Special-anvendelser	-
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Varmholdning, Crisp	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit




H 7660 BP

76 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. CleanSteel 11130280
Pris: 23.195,00
 M.-nr. Brillanthvid 11130250
Pris: 24.195,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130260
Pris: 24.195,00
 M.-nr. Grafitgrå 11130270
Pris: 24.195,00

Icons: M TOUCH S, PYROLYSE & PYROFIT, FLEXI CLIP, KLIMA PROGRAM, TASTE CONTROL, STEGE-TERMOMETER

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator	Special-anvendelser	Hævning af dej, Op-tøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit



H 7860 BP

76 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/Soft-Close, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. CleanSteel 11130360
Pris: 30.495,00
 M.-nr. Brillanthvid 11130320
Pris: 31.495,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130330
Pris: 31.495,00
 M.-nr. Grafitgrå 11130340
Pris: 31.495,00

Icons: M TOUCH, PYROLYSE & PYROFIT, FLEXI CLIP, KLIMA PROGRAM, TASTE CONTROL, STEGE-TERMOMETER, FOOD VIEW

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator	Special-anvendelser	Hævning af dej, Op-tøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact, FoodView	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit



H 7860 BPX

Grebsfri, 76 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. Brillanthvid 11130370
Pris: 31.495,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130380
Pris: 31.495,00
 M.-nr. Grafitgrå 11130390
Pris: 31.495,00

Icons: M TOUCH, PYROLYSE & PYROFIT, FLEXI CLIP, KLIMA PROGRAM, TASTE CONTROL, STEGE-TERMOMETER, FOOD VIEW

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator	Special-anvendelser	Hævning af dej, Op-tøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact, FoodView	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit



H 7890 BP*

848 mm bred, 90 l ovnrum, 30-300 °C, BrilliantLight, SoftOpen/SoftClose, Udnyttelse af restvarme
 M.-nr. 11130430
Pris: 60.895,00

Icons: M TOUCH, PYROLYSE & PYROFIT, FLEXI CLIP, KLIMA PROGRAM, TASTE CONTROL, STEGE-TERMOMETER, FOOD VIEW

Nem betjening	M Touch (skråtstillet)	Opvarmingsformer	20
Nem rengøring	Pyrolyse, PyroFit, AirClean-katalysator	Special-anvendelser	Hævning af dej, Op-tøning, Tørring m.m.
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Klimaprogram, TasteControl, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, MotionReact, FoodView	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer, FlexiClip-udtræk PyroFit

DAMPOVNE, DAMPOVNE MED OVNFUNCTION OG DAMPOVNE MED MIKROBØLGER

EKSTRAORDINÆRE OG SUNDE MADOPLEVELSER

Med tilberedning med damp får du sunde, møre og saftige resultater. Du bevarer langt flere vitaminer og mineraler samt råvarernes farver og bid.

Med **sous-vide** tilberedes vakuumpakket mad ved konstante, lave temperaturer. Resultatet er smagsintensivt og ensartet tilberedt mad. Miele ovne med dampfunktion er særligt velegnede til sous-vide, idet ***DualSteam** sikrer en hurtig og ensartet dampfordeling i hele ovnrummet – selv ved lave temperaturer. Dét giver præcision og fuld kontrol over tilberedningsprocessen og perfekte resultater.

MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile appen og følg med i valgte programmer og resterende tid(er). Tilpas temperaturen eller brug timer-funktionen via appen.



3-I-1 PRODUKT

Med **dampovne med ovnfunktion** (DGC) eller en **dampovne med mikrobølger** (DGM) får du tre ovne i én. En dampovn, en almindelig ovn eller en mikrobølgeovn, og en kombination – tilberedning med damp og en anden opvarmningsform samtidig. Tilbered fx mad med damp og mikrobølger på én gang, og udnyt fordelene ved skånsom og alligevel hurtig tilberedning.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet, eller slukkes alarmen.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen, eller se ind i ovnrummet, så er **MotionReact** det rigtige for dig.

Dampovne med ovnfunktion med **DirectWater Plus** kan tilsluttes fast vandinstallation, så du hverken skal fylde vandbeholderen eller tømme kondensbeholderen.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnene beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.


NEM RENGØRING

Oplev flotte, blanke stålfronter med Miele CleanSteel. Alle Miele ovne i stål har CleanSteel, der gør overfladen betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk. Med ***PerfectClean**-overfladen bliver rengøringen endnu nemmere, og du kan endda spare bagepapiret til fx bagepladen. Fastbrændte madrester fjernes blot med opvaskeborste og evt. et mildt opvaskemiddel. PerfectClean-emaljen er yderst slidstærk. Du kan sågar skære brødet eller pizza'en direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Alle Miele ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, som er utrolig nem at rengøre. Alle Miele dampovne har en række rengøringsprogrammer fx til **automatisk afkalkning**.

DAMPOVNE

miele.dk – læs meget mere om Miele dampovne



DG 2840
40-100 °C,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137810
Pris: 9.295,00

- EASY SENSOR
- 40 l
- QUINQUA RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- AUTOMATIK PROGRAMMER

Nyhed




DG 7240
40-100 °C,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11137870
Pris: 11.595,00

- DIRECT SENSOR S
- 40 l
- QUINQUA RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- AUTOMATIK PROGRAMMER

Nyhed

Nem betjening	EasySensor	Special-anvendelser	-
Opvarmningsformer	5	Sikkerhed	-
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	-

Nem betjening	DirectSensor S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmelting m.m.
Opvarmningsformer	6	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Tilberedning af menu, Varmholdning	Netværk	Miele@home




DG 7440
40-100 °C, 2 LED-spots,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11137910
Pris: 15.295,00
M.-nr. Brillanthvid 11137880
Pris: 16.295,00
M.-nr. Obsidiansort 11137890
Pris: 16.295,00
M.-nr. Grafitgrå 11137900
Pris: 16.295,00

- DIRECT SENSOR
- 40 l
- QUINQUA RUSTFRI STÅL
- DUAL STEAM
- SOUS VIDE
- AUTOMATIK PROGRAMMER

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmelting m.m.
Opvarmningsformer	8	Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
Ekstra komfort	Automatikprogrammer, Tilberedning af menu, Varmholdning, Sous-vide	Netværk	Miele@home






DGC 7440 XL

45 niche
 M.-nr. Cleansteel 11138470
Pris: 22.695,00
 M.-nr. Brillanthvid 11138440
Pris: 23.695,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138450
Pris: 23.695,00
 M.-nr. Grafitgrå 11138460
Pris: 23.695,00

Icons: DIRECT SENSOR, 48l, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-




DGC 7440 X XL

Grebsfri, 45 niche
 M.-nr. Brillanthvid 11138480
Pris: 23.695,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138490
Pris: 23.695,00
 M.-nr. Grafitgrå 11138500
Pris: 23.695,00

Icons: DIRECT SENSOR, 48l, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-




DGC 7640 XL

45 niche
 M.-nr. Cleansteel 11138870
Pris: 28.995,00
 M.-nr. Brillanthvid 11138840
Pris: 29.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138850
Pris: 29.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 11138860
Pris: 29.995,00

Icons: M TOUCH S, 48l, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer




DGC 7840 XL

45 niche
 M.-nr. Cleansteel 11138950
Pris: 33.695,00
 M.-nr. Brillanthvid 11138920
Pris: 34.695,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138930
Pris: 34.695,00
 M.-nr. Grafitgrå 11138940
Pris: 34.695,00

Icons: M TOUCH, 48l, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean




DGC 7840 X XL

Grebsfri, 45 niche
 M.-nr. Brillanthvid 11138780
Pris: 34.695,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138790
Pris: 34.695,00
 M.-nr. Grafitgrå 11138800
Pris: 34.695,00

Icons: M TOUCH, 48l, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



DGC 7845 XL


45 niche
 M.-nr. Cleansteel 11138990
Pris: 35.695,00
 M.-nr. Brillanthvid 11138960
Pris: 36.695,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138970
Pris: 36.695,00
 M.-nr. Grafitgrå 11138980
Pris: 36.695,00

Icons: M TOUCH, 48l, SOUS VIDE, AUTOMATIK PROGRAMMER, DUAL STEAM, MOTORISERET PANEL, DIRECT WATER+

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean

DAMPOVNE MED OVNFUNCTION

miele.dk – læs meget mere om Miele dampovne med ovnfunktion




DGC 7845 X XL

Grebsfri, 45 niche
 M.-nr. Brillanthvid 11138820
Pris: 36.695,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138810
Pris: 36.695,00
 M.-nr. Grafitgrå 11138830
Pris: 36.695,00

M TOUCH 48l
 SOUS VIDE
 DUAL STEAM
 AUTOMATIK PROGRAMMER
 MOTORISERET PANEL
 DIRECT WATER+

Nyhed

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	•	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean




DGC 7460 XXL

60 niche
 M.-nr. Brillanthvid 11138740
Pris: 31.995,00
 M.-nr. Brillanthvid 11138510
Pris: 32.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138680
Pris: 32.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 11138710
Pris: 32.995,00

DIRECT SENSOR 68l
 SOUS VIDE
 DUAL STEAM
 AUTOMATIK PROGRAMMER
 MOTORISERET PANEL

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-




DGC 7460 X XXL

Grebsfri, 60 niche
 M.-nr. Brillanthvid 11138750
Pris: 32.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138760
Pris: 32.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 11138770
Pris: 32.995,00

DIRECT SENSOR 68l
 SOUS VIDE
 DUAL STEAM
 AUTOMATIK PROGRAMMER
 MOTORISERET PANEL

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-




DGC 7660 XXL

60 niche
 M.-nr. Cleansteel 11138910
Pris: 38.495,00
 M.-nr. Brillanthvid 11138880
Pris: 39.495,00
 M.-nr. Obsidiansort 11138890
Pris: 39.495,00
 M.-nr. Grafitgrå 11138900
Pris: 39.495,00

M TOUCH S 68l
 SOUS VIDE
 DUAL STEAM
 AUTOMATIK PROGRAMMER
 MOTORISERET PANEL

Nyhed

Nem betjening	M Touch S	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer




DGC 7860 XXL

60 niche
 M.-nr. Cleansteel 11139040
Pris: 42.995,00
 M.-nr. Brillanthvid 11139010
Pris: 43.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11139020
Pris: 43.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 11139030
Pris: 43.995,00

M TOUCH 68l
 SOUS VIDE
 DUAL STEAM
 AUTOMATIK PROGRAMMER
 MOTORISERET PANEL

Nyhed

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



DGC 7860 X XXL

60 niche
 M.-nr. Brillanthvid 11139050
Pris: 43.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11139060
Pris: 43.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 11139070
Pris: 43.995,00

M TOUCH 68l
 SOUS VIDE
 DUAL STEAM
 AUTOMATIK PROGRAMMER
 MOTORISERET PANEL

Nyhed

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	-	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltnng m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatik-programmer, Crisp, Varmholdning, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Bornesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean



DGC 7865 XXL
 60 niche
 M.-nr. CleanSteel 11107330
Pris: 44.995,00
 M.-nr. Brillianthvid 11139090
Pris: 45.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11139100
Pris: 45.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 11139110
Pris: 45.995,00




DGC 7865 X XXL
 Grebsfri, 60 niche
 M.-nr. Brillianthvid 11139140
Pris: 45.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11139150
Pris: 45.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 11139160
Pris: 45.995,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	•	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean

Nem betjening	M Touch	Opvarmingsformer	24
DirectWater Plus	•	Special-anvendelser	Hævning af dej, Chokoladesmeltning m.m.
Ekstra komfort	Sous-vide, Automatikprogrammer, Crisp, Varmholdning, Auto. tilberedning af menu, MotionReact	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Trådløst stegetermometer, FlexiClip-udtræk, PerfectClean








DGM 7440

- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. CleanSteel 11138050 **Pris: 18.895,00**
- M.-nr. Brillanthvid 11137990 **Pris: 19.895,00**
- M.-nr. Obsidiansort 11138000 **Pris: 19.895,00**
- M.-nr. Grafitgrå 11138030 **Pris: 19.895,00**

Icons: DIRECT SENSOR, 40 l, SOUS VIDE, 1000 W, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING

Nyhed



DGM 7640


- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. CleanSteel 11138110 **Pris: 28.295,00**
- M.-nr. Brillanthvid 11138040 **Pris: 29.295,00**
- M.-nr. Obsidiansort 11138080 **Pris: 29.295,00**
- M.-nr. Grafitgrå 11138100 **Pris: 29.295,00**

Icons: M TOUCH S, 40 l, SOUS VIDE, 1000 W, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING

Nyhed

Nem betjening	DirectSensor	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, QuickStart, Popcorn, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W

Nem betjening	M Touch S	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



DGM 7840

- 2 LED-spots, SoftOpen
- M.-nr. CleanSteel 11138220 **Pris: 33.895,00**
- M.-nr. Brillanthvid 11138160 **Pris: 34.895,00**
- M.-nr. Obsidiansort 11138180 **Pris: 34.895,00**
- M.-nr. Grafitgrå 11138200 **Pris: 34.895,00**

Icons: M TOUCH, 40 l, SOUS VIDE, 1000 W, DUAL STEAM, AUTOMATIK PROGRAMMER, QUICK COOKING

Nyhed

Nem betjening	M Touch	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Chokoladesmeltning m.m.
Opvarmningsformer	10	Perfekt timing	Varmholdning, Automatisk tilberedning af menu
Komfort	Sous-vide, Damp + mikro, Quick-Start, Popcorn, MotionReact, Automatisk-programmer	Tilpasset dig	Egne programmer, MyMiele
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Temperatur	40-100 °C
Netværk	Miele@home	Watt-effekt	80/150/300/450/600/850/1000 W



MIKROBØLGEOVNE OG KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER

ALSIDIG OG TIDSBESPARENDE

Vælg en kompaktovn med mikrobølger og få to ovne i én – en konventionel ovn og en mikrobølgeovn, og udnyt mulighederne for at kombinere traditionelle opvarmningsformer med mikrobølger. Spar op til 30 % tid sammenlignet med tilberedning uden mikrobølger.

Miele kompaktovne med mikrobølger sikrer at selv ved tilberedning med mikrobølger, tilberedes maden mere skånsomt. Du vil derfor opleve bedre resultater end ved brug af konventionelle mikrobølgeovne.

MIELE@HOME

Få overblik over alle dine tilsluttede produkter i Miele@mobile appen og følg med i valgte programmer og resterende tid(er).

På kompaktovne med mikrobølger kan du tilpasse temperaturen eller bruge timer-funktionen via appen.

POPCORN

EKSTRAORDINÆRE MADOPLEVELSER

Med **langtidsstegning** steges kødet skånsomt ved lav temperatur i lang tid. Derved begynder kødsaften at cirkulere og fordeler sig jævnt helt ud i de yderste lag. Resultatet er et meget mørt og saftigt stykke kød.

Ønsker du en specielt sprød overflade på ellers fugtige madvarer, fx pommefrites eller æblekage, så vælg **Crisp-funktionen**, der effektivt sørger for et tørt ovnrums-klima.

GARANTI FOR SUCCES

Slut med at finde og huske forskellige opskrifter. **Automatikprogrammerne**, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele ovnen til kulinarisk ekspert. Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden eller tilpas bruningsgraden. Ovnen beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trygt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med **Egne programmer** kan du nemt selv lave automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Interager med ovnen ved hjælp af dine bevægelser. Bevægelsessensoren på ovnfronten registrerer, når du nærmer dig ovnen, og afhængig af valgte indstillinger tændes betjeningsdisplayet, oplyses ovnrummet eller slukkes alarmen.

Har du hænderne fulde, eller vil du gerne hurtigt og nemt betjene ovnen, eller se ind i ovnrummet, så er MotionReact det rigtige for dig.

Med funktionerne **QuickStart** og **Popcorn** kan du blot ved ét tryk aktivere mikrobølger ved maks. effekt eller tilberede perfekte popcorn til en hyggelig aften.

NEM RENGØRING

* **PerfectClean**-overfladen gør det ekstraordinært nemt at fjerne fastbrændte madrester med opvaskebørsten og evt. mildt opvaskemiddel. Spar bagepapiret, og skær fx brød eller pizza direkte på bagepladen, uden at lave ridser.

Oplev flotte, blanke stålfronter med Miele **CleanSteel**, der gør alle Miele ovne i stål betydeligt mindre modtagelige over for fingeraftryk.

Alle Miele ovne har **CleanGlass**-ovnlåge, dvs. en helt glat indvendig overflade, der er særdeles nem at rengøre.

MIKROBØLGEOVNE

miele.dk – læs meget mere om Miele mikrobølgeovne



Nyhed



M 6012
Fritstående mikrobølgeovn,
1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 10254470
Pris: 5.145,00

Nem betjening	EasyControl	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/750/900 W
Komfort	17 automatik-programmer, QuickStart, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volumen ovnrum	26 l
		Produktmål (HxBxD)	305 x 520 x 422 mm



Nyhed



M 2234
Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. Brillanthvid 11100550
Pris: 7.895,00
M.-nr. Obsidiansort 11100560
Pris: 7.895,00

Nem betjening	EasySensor	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/700/800 W
Komfort	15 automatik-programmer, QuickStart, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (800 W)
		Volumen ovnrum	17 l
		Produktmål (HxBxD)	372 x 595 x 312 mm



Nyhed




M 7240
Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. 11100590
Pris: 9.695,00

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/750/900 W
Komfort	35 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	–
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm



Nyhed



M 7244
Mikrobølgeovn, 1 LED-spot,
SoftOpen/SoftClose
M.-nr. CleanSteel 11100630
Pris: 11.495,00
M.-nr. Brillanthvid 11100600
Pris: 12.495,00
M.-nr. Obsidiansort 11100610
Pris: 12.495,00
M.-nr. Grafitgrå 11100620
Pris: 12.495,00

Nem betjening	DirectSensor S	Watt-effekt	80/150/300/450/ 600/750/900 W
Komfort	45 automatik-programmer, QuickStart, Popcorn, Varmholdning	Grill	Quartzgrill (1.500 W)
		Volumen ovnrum	46 l
		Produktmål (HxBxD)	456 x 595 x 560 mm





H 7240 BM

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11129860
Pris: 13.895,00
 M.-nr. Brillanthvid 11129830
Pris: 14.895,00
 M.-nr. Obsidiansort 11129840
Pris: 14.895,00
 M.-nr. Grafitgrå 11129850
Pris: 14.895,00

Nem betjening	DirectSensor S	Opvarmningsformer	12
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	-
		Sikkerhed	Børnesikring
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



H 7440 BM

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11129910
Pris: 17.195,00
 M.-nr. Brillanthvid 11129880
Pris: 18.195,00
 M.-nr. Obsidiansort 11129890
Pris: 18.195,00
 M.-nr. Grafitgrå 11129900
Pris: 18.195,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	13
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



H 7440 BMX

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. Brillanthvid 11129920
Pris: 18.195,00
 M.-nr. Obsidiansort 11129930
Pris: 18.195,00
 M.-nr. Grafitgrå 11129940
Pris: 18.195,00

Nem betjening	DirectSensor	Opvarmningsformer	13
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, QuickStart, Popcorn	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	-



H 7640 BM

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11129980
Pris: 19.995,00
 M.-nr. Brillanthvid 11129950
Pris: 20.995,00
 M.-nr. Obsidiansort 11129960
Pris: 20.995,00
 M.-nr. Grafitgrå 11129970
Pris: 20.995,00

Nem betjening	M Touch S	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer



H 7840 BM

Kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11130020
Pris: 23.695,00
 M.-nr. Brillanthvid 11129990
Pris: 24.695,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130000
Pris: 24.695,00
 M.-nr. Grafitgrå 11130010
Pris: 24.695,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer



H 7840 BMX

Grebsfri kompaktovn med mikrobølger, 43 l ovnrum, 1 LED-spot, SoftOpen/SoftClose
 M.-nr. CleanSteel 11130030
Pris: 24.695,00
 M.-nr. Obsidiansort 11130040
Pris: 24.695,00
 M.-nr. Grantigrå 11130050
Pris: 24.695,00

Nem betjening	M Touch	Opvarmningsformer	18
Komfort	Automatikprogrammer, Varmholdning, Langtidsstegning, Crisp, QuickStart, Popcorn, MotionReact	Special-anvendelser	Hævning af dej, Optøning, Frysevarer m.m.
		Sikkerhed	Børnesikring, Betjeningslås
		Netværk	Miele@home
		Tilbehør+	Stegetermometer

ESPRESSOMASKINER

MIELE@HOME

Bedjen din espressomaskine fra afstand. Med Miele@mobile appen kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand eller tømme afdrypningsbakken.

Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er gået tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen.



ÉT TRYK

Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for **DoubleShot**, og nyd en fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på **OneTouch for Two**, og nyd en drik i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med **kandefunktionen**.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Med **MotionReact** kan du interagere med din espressomaskine ved hjælp af dine bevægelser. En bevægelses-sensor på espressomaskinen registrerer, når du nærmer dig, og afhængig af indstillinger tændes lyset og displayet på espressomaskinen. Du behøver ikke trykke på on-tasten.

Forskellige situationer, forskellige behov. Vælg mellem fire performance-modes: ***ECO-mode** sikrer optimal kaffenydelse med mindst mulig energiforbrug. ***Barista-mode** er perfekt til espresso- og kaffebrygning. Mens ***Latte-mode** er til dig, der foretrækker drikke med mælk. Eller vælg ***Party-mode**, når du vil brygge mange drikke inden for kort tid.

Espressomaskiner med **DirectWater** kan tilsluttes fast vandinstallation, så du ikke skal fylde vandbeholderen manuelt.

EKSTRAORDINÆR SMAGSOPLEVELSE

Vælg mellem et bredt udvalg af italienske kaffespecialiteter, eller nyd en smagfuld kop te med den optimale temperatur. Uanset om du er den kræsnе kaffenyder eller den krævende tedrikker, vil du kunne nyde den perfekte smagsoplevelse.

Med ***CoffeeSelect** får du tre forskellige kaffebønnebeholdere, så du kan matche forskellige typer af kaffebønner med forskellige kaffespecialiteter og dermed perfektionere din kaffeoplevelse.

AromaticSystemFresh sikrer, at kafferester fra tidligere brygninger ikke blandes i din drik. Optimal smag, færre bitterstoffer og høj hygiejne.

TILPASSET DIG

På en Miele espressomaskine kan du tilpasse alle parametre. Indstil fx forbrygning, mælegrad af kaffebønner (finere/grovere), mængden af mælede kaffebønner, vandmængden og –temperaturen. Med Miele får du altid din drik, som du allerbedst kan lide den. Når du har fundet din perfekte drik, kan du gemme den under din **brugerprofil**.

Har du favoriddrikke, som du vælger igen og igen. Med **MyMiele** kan du lave en genvej til dine mest benyttede drikke. Vælg hurtigt og nemt din foretrukne drik.

NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med ***AutoDescale** og ***AutoClean** har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den gode vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.

***CupSensor** registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med **ComfortClean** kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.

FRITSTÅENDE ESPRESSOMASKINER

miele.dk – læs meget mere om Miele espressomaskiner



CM 5300
 M.-nr. Grafitgrå, 10770520
Pris: 7.395,00
 M.-nr. Obsidiansort, 10770580
Pris: 7.395,00
 M.-nr. Taybærød, 10770650
Pris: 7.395,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	-
Vandbeholder	1.300 ml		
Mælkebeholder	-	Mange specialiteter	9
Netværk	-	Tilpasset dig	1 brugerprofil
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer



CM 5500
 M.-nr. Grafitgrå PF, 10770810
Pris: 8.295,00
 M.-nr. Rosaguld PF, 10770870
Pris: 8.295,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønnebeholder	200 g	Ekstra komfort	-
Vandbeholder	1.300 ml		
Mælkebeholder	-	Mange specialiteter	10
Netværk	-	Tilpasset dig	2 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	360x241x460 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer



CM 6150
 M.-nr. Brillanthvid, 10606820
Pris: 9.245,00
 M.-nr. Obsidiansort, 10516140
Pris: 9.245,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønnebeholder	300 g	Ekstra komfort	-
Vandbeholder	1.800 ml		
Mælkebeholder	-	Mange specialiteter	9
Netværk	-	Tilpasset dig	4 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	359x251x427 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer



CM 6350
 M.-nr. Brillanthvid, 10606830
Pris: 11.095,00
 M.-nr. Obsidiansort 10516160
Pris: 11.095,00

Nem betjening	DirectSensor	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion
Bønnebeholder	300 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight
Vandbeholder	1.800 ml		
Mælkebeholder	•	Mange specialiteter	10
Netværk	-	Tilpasset dig	4 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	359x251x427 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer



CM 7350
 Aluminiumsfront
 M.-nr. Brillanthvid, 11024920
Pris: 18.395,00
 M.-nr. Obsidiansort, 11025070
Pris: 18.395,00

Nem betjening	C Touch	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot
Bønnebeholder	500 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vandbeholder	2.200 ml		
Mælkebeholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele@home	Tilpasset dig	8 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer



CM 7750
 Sort aluminiumsfront
 M.-nr. Obsidiansort, 11025340
Pris: 24.845,00

Nem betjening	C Touch	Ét tryk	OneTouch for Two, Kandefunktion, DoubleShot
Bønnebeholder	210 g / 180 g / 150 g	Ekstra komfort	Kopvarmer, BrilliantLight, TeaTimer, CupSensor, CoffeeSelect
Vandbeholder	2.200 ml		
Mælkebeholder	•	Mange specialiteter	22
Netværk	Miele@home	Tilpasset dig	10 brugerprofiler
Produktmål (HxBxD)	397x311x445 mm	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, AutoDescale

**CVA 7440**

M.-nr. Cleansteel 11165880
Pris: 22.195,00
 M.-nr. Brillanthvid 11165850
Pris: 23.195,00
 M.-nr. Obsidiansort 11165860
Pris: 23.195,00
 M.-nr. Grafitgrå 11165870
Pris: 23.195,00

Nyhed

**CVA 7445**

M.-nr. Cleansteel 11165890
Pris: 24.195,00

Nyhed

Nem betjening	Direct-Sensor	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Convenience	Performance-modes
Bønne-beholdere	300 g / 300 g	Smagsoplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	Brugerprofiler
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, ComfortClean

Nem betjening	Direct-Sensor	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	•	Convenience	Performance-modes
Bønne-beholdere	300 g / 300 g	Smagsoplevelse	CupSensor, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	Brugerprofiler
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	Rengøringsprogrammer, ComfortClean



Nyhed

**CVA 7840**

M.-nr. Cleansteel 11165900
Pris: 29.495,00



Nyhed

**CVA 7845**

M.-nr. Cleansteel 11166010
Pris: 31.495,00
 M.-nr. Brillanthvid 11165960
Pris: 32.495,00
 M.-nr. Obsidiansort 11165970
Pris: 32.495,00
 M.-nr. Grafitgrå 11165990
Pris: 32.495,00

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	–	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	Brugerprofiler, MyMiele
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean

Nem betjening	M Touch	Ét tryk	DoubleShot, OneTouch for Two, Kandefunktion
DirectWater	•	Convenience	Performance-modes, MotionReact
Bønne-beholdere	300 g / 150 g/150 g	Smagsoplevelse	CupSensor, CoffeeSelect, AromaticSystemFresh
Vand-beholder	2.700 ml	Mange specialiteter	26
Mælke-beholder	700 ml	Tilpasset dig	Brugerprofiler, MyMiele
Netværk	Miele@home	Nem rengøring	AutoClean, AutoDescale, ComfortClean



GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER

MIELE@HOME

Indstil fx Gourmet-varmeskuffens temperatur eller timer-funktion via Miele@mobile-appen.

PRAKTISK OG NEM AT BETJENE

Miele vakuumforseglerskuffer og Gourmet-varmeskuffer betjenes nemt og intuitivt via et touch-panel, der også er nemt at gøre rent. Derudover kan skuffen trækkes helt ud, så det er nemt at fylde noget i skuffen og tage noget ud af skuffen.



PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brugt flere timer på en god middag, men det skal ikke serveres med det samme? Brug Gourmet-varmeskuffen til **varmholdning af mad**, og server maden, når det passer dig.

Server maden på en lun tallerken eller nyd kaffen/teen i en lun kop. Gourmet-varmeskuffen kan også bruges som **service- og kopvarmer**. Miele Gourmet-varmeskuffer kan tilsluttes Miele espressomaskiner, så du altid har en lun kop til din drik.

EKSTRAORDINÆRE SMAGSOPLEVELSER

Miele vakuumbefuglende skuffer er perfekte til **marinering** og forberedelse til **sous-vide**. Ved vakuumering forstærkes marinadens smag, idet krydderurter og krydderier indvirker direkte og koncentreret på madvaren.

Alternativt kan du opnå mørt og saftigt kød ved at **langtidsstege** det ved lav temperatur i en Miele Gourmet-varmeskuffe.


UNDGÅ MADSPILD

Brug vakuumbefuglende skuffen til **optimal genpakning** af dine fødevarer, eller forlæng holdbarheden på dine madvarer ved at **opdele maden i mindre portioner**.

Med en Miele vakuumbefuglende skuffe kan du vakuumpakke dine madvarer i **genanvendelige beholdere** og derved reducere brugen af plastik.







GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER

Nyhed



ESW 7010

Gourmet-varmeskuffe
14 cm høj, 40-85 °C
M.-nr. Brillanthevid 11100160
Pris: 8.295,00
M.-nr. Obsidiansort 11100190
Pris: 8.295,00
M.-nr. Grafitgrå 11100200
Pris: 8.295,00

Nyhed



ESW 7020


Gourmet-varmeskuffe
29 cm høj, 40-85 °C
M.-nr. Cleansteel 11100240
Pris: 9.295,00
M.-nr. Brillanthevid 11100210
Pris: 9.295,00
M.-nr. Obsidiansort 11100220
Pris: 9.295,00
M.-nr. Grafitgrå 11100230
Pris: 9.295,00

Nem betjening	Sensor Touch, Push2Open	Kapacitet	Menuservice 6 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele@home
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør+	Opskrifthæfte til langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarmning af service	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk, Timer-funktion		






Nem betjening	Sensor Touch, Push2Open	Kapacitet	Menuservice 12 pers.
Madoplevelser	Langtidsstegning	Netværk	Miele@home
Perfekt timing	Varmholdning af mad	Tilbehør+	Opskrifthæfte til langtidsstegning
Perfekt servering	Opvarmning af service	Produktmål (HxBxD)	289 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk, Timer-funktion		

Nyhed



EVS 7010

Vakuumforseglerskuffe,
14 cm høj
M.-nr. Brillanthevid 11100390
Pris: 19.995,00
M.-nr. Obsidiansort 11100400
Pris: 19.995,00
M.-nr. Grafitgrå 11100410
Pris: 19.995,00

Nem betjening	Sensor Touch, Push2Open	Optimal vakuumpakning	3 vakuumeringstrin, 3 svejsetidstrin
Madoplevelser	Forberedelse til sous-vide, marinering	Kapacitet	8 l
Mindre madspild	Forlænget holdbarhed, portionsopdeling	Tilbehør+	50 stk. Miele vakuumposer small, 50 stk. Miele vakuumposer large, opskrifthæfte til sous-vide
Muligheder	Vakuumpakkes i poser eller beholder, vakuumering af væsker	Produktmål (HxBxD)	141 x 595 x 570 mm
Convenience	Udtræk		



VELKOMMEN TIL MIELE CLUB

Har du købt et eller flere Miele produkter, tilbyder vi dig et medlemskab af Miele Club. Som klubmedlem modtager du eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, som kun kan opnås via medlemskab af Miele Club. Det er helt gratis og uden forpligtelser for dig som medlem.

Meld dig ind i Miele Club på miele.dk/club og modtag eksklusive tilbud, værdikuponer og ydelser, så snart dine Miele produkter er registreret.



KOGEPLADER

MAKSIMAL FLEKSIBILITET

* **PowerFlex**-kogezone er tre kogezone i én. Plads til to mindre gryder, en meget stor pastagryde eller et stegefad. Oplev maksimal fleksibilitet og frihed med Miele **Full surface**-kogeplader, hvor kogepladen ikke er inddelt i forudbestemte kogezone. Stil kogegrejet, hvor du vil.

Nyd enestående komfort med **SilentMove**, hvor du lydløst kan flytte dit kogegrej rundt på kogepladen.

UNIK BRUGERKOMFORT

Hurtig og nem betjening af din kogeplade – med Miele **automatiske grydere registrering** stiller du blot dit kogegrej på kogepladen, så vises talrækken for den specifikke kogezone automatisk.

Med den **intelligente grydere registrering** kan du flytte kogegrejet til en ny position på kogepladen, og indstillingerne fra den forrige position følger automatisk med!

Ring telefonen, eller kalder børnene? Tryk på **Stop&Go**, der reducerer varmeeffekten for alle tændte kogezone. Når du kommer tilbage, trykker du igen på tasten, og kogepladen aktiverer automatisk det oprindeligt indstillede varmetrin for hver zone.

Spildte du? Tryk på **Lock&Wipe**, og bloker betjeningen af kogepladen i 20 sekunder. Alle indstillinger forbliver som indstillet, imens kan du tørre din kogeplade af i ro og mag.

* FINDES KUN HOS MIELE

HURTIG OG KRAFTFULD

Oplev hurtigste opvarmning med Miele ***TwinBooster**-teknologi. Med en boostereffekt på op til 7,3 kW kan du fx lynhurtigt bringe vand i kog. Vupti, så er der mad!

CON@CTIVITY

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emfanget automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emfang og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke, tilpasser emfanget sugestykken til det, der sker på kogepladen.

STRESSFRI TILBEREDNING OG PERFEKTE RESULTATER

Nu behøver du ikke længere justere varmetrin eller bekymre dig om, hvorvidt maden er ved at brænde på. ***TempControl**-zonen har tre trin, der holder en konstant temperatur, som du vælger. Nyd at lave bearnaise fra bunden – i ro og mag.

Hold maden klar til servering med funktionen **varmholdning**. **Varmholdning Plus** er desuden velegnet til opvarmning af mad eller til smeltning af chokolade.

Gaskogeplader og wokkøkken hører tæt sammen. Miele **Dual-wokbrænder** er forsynet med to separate flammekredse og den høje ydeevne, der kræves for at opnå perfekte wokresultater.

KANTER PÅ KOGEPLADER

miele.dk – læs meget mere om Miele kogeplader

Bred flad ramme i rustfrit stål



Høj ramme i rustfrit stål



**Uden ramme
– til planforsækning**



**Uden stålramme, afrundede
kanter – monteret ovenpå**



**Uden stålramme, afrundede
kanter – planforsænket**




GLASKERAMISKE KOGEPLADER



KM 5600

M.-nr. 10266000
Pris: 5.995,00



KM 6542 FR

M.-nr. 10889800
Pris: 9.195,00

Ramme	Bred ramme i rustfrit stål	Stressfri tilberedning	–
På bordplade	•	Netværk	–
Planforsænket	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Nem betjening	EasyControl	Udskæring (BxD)	560 x 490 mm
Kogezoner	4		

Ramme	Bred ramme i rustfrit stål	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Netværk	Con@ctivity 3.0
Planforsænket	–	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Nem betjening	ComfortSelect	Udskæring (BxD)	750 x 490 mm
Kogezoner	1 Koge-/stege, 3 zoner		

GASKOGEPLADER



KM 3010

Gas på glas
M.-nr. 9265930
Pris: 8.295,00



KM 3034-1

Gas på glas
M.-nr. 9265940
Pris: 14.245,00

Ramme	Rustfrit ståltrim på for- og bagkant	Perfekte resultater	–
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop
Planforsænket	–	Gastyper	Natur-, flaske- (kan bestilles separat) og bygas (medfølger)
Nem betjening	Drejknapper i metal (QuickStart)	Produktmål (BxD)	626 x 526 mm
Kogezoner	4	Udskæring (BxD)	560-600 x 490-500 mm
Nem rengøring	Støbejernsriste kan rengøres i opvaskemaskine		

Ramme	Høj ramme i rustfrit stål	Perfekte resultater	Dual-wokbrænder
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop&Restart
Planforsænket	–	Gastyper	Natur-, flaske- (kan bestilles separat) og bygas (medfølger)
Nem betjening	Drejknapper i metal (QuickStart)	Produktmål (BxD)	806 x 526 mm
Kogezoner	5	Udskæring (BxD)	750-780 x 490-500 mm
Nem rengøring	Støbejernsriste kan rengøres i opvaskemaskine		



INDUKTIONSKOGEPLADER, 60 CM

miele.dk – læs meget mere om Miele kogeplader



KM 7201 FR

M.-nr. 11145070
Pris: 8.295,00



KM 7262 FR

M.-nr. 11144690
Pris: 8.795,00

Ramme	Stål, bred	Kogezone	4 Vario
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	–	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	EasySelect	Netværk	–
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	574 x 504 mm
Garanti for succes	–	Udskæring (BxD)	560 x 490 mm

Ramme	Stål, bred	Kogezone	3 Vario, 1 Koge-/stege
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	–	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	EasySelect	Netværk	–
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	614 x 514 mm
Garanti for succes	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm



KM 7464 FR/FL

M.-nr. KM 7464 FR 11144710
Pris: 9.295,00
M.-nr. KM 7464 FL 11144720
Pris: 9.295,00



KM 7465 FR/FL

M.-nr. 11144730
Pris: 11.195,00
M.-nr. 11144740
Pris: 11.195,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	2 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	KM 7464 FR, KM 7464 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7464 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Comfort Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7464 FR: 626x526 mm KM 7464 FL: 620x520 mm
Garanti for succes	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7465 FR, KM 7465 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7465 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering
Nem betjening	Comfort-Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7465 FR: 626x526 mm KM 7465 FL: 620x520 mm
Garanti for succes	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾



KM 7564 FR/FL

M.-nr. KM 7564 FR 11144770
Pris: 11.995,00
M.-nr. KM 7564 FL 11144780
Pris: 11.995,00



KM 7667 FR/FL

M.-nr. KM 7667 FR 11144900
Pris: 15.795,00
M.-nr. KM 7667 FL 11144910
Pris: 15.795,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7564 FR, KM 7564 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7564 FL	Convenience	Automatisk gryderejstrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7564 FR: 626x526 mm KM 7564 FL: 620x520 mm ¹²⁾
Garanti for succes	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezone	4 Full surface
På bordplade	KM 7667 FR, KM 7667 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7667 FL	Convenience	Intelligent gryderejstrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7667 FR: 626x526 mm KM 7667 FL: 620x520 mm ¹²⁾
Garanti for succes	–	Udskæring (BxD)	600 x 500 mm ³⁾

¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7000 FL. ³⁾ Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.

**KM 7210 FR**


M.-nr. 11144680
Pris: 10.695,00

Ramme	Stål, bred	Kogezoner	3 Vario, 1 Koge-/stege
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	–	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	EasySelect	Netværk	–
Høj fleksibilitet	–	Produktmål (BxD)	764 x 504 mm
Garanti for succes	–	Udskæring (BxD)	750 x 490 mm

**KM 7414 FX**


M.-nr. 11144700
Pris: 11.995,00

Ramme	–	Kogezoner	2 Vario, 2 Powerflex
På bordplade	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	Comfort Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Powerflex	Produktmål (BxD)	752 x 492 mm
Garanti for succes	–	Udskæring (BxD)	730 x 470 mm ³⁾

**KM 7474 FR/FL**


M.-nr. KM 7474 FR 11144750
Pris: 11.145,00
 M.-nr. KM 7474 FL 11144760
Pris: 11.145,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	4 PowerFlex
På bordplade	KM 7474 FR, KM 7474 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7474 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering
Nem betjening	Comfort Select	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7474 FR: 806x526 mm KM 7474 FL: 800x520 mm
Garanti for succes	–	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾

**KM 7575 FR/FL**


M.-nr. KM 7575 FR 11144790
Pris: 16.695,00
 M.-nr. KM 7575 FL 11144800
Pris: 16.695,00

Ramme	FR: Stål, smal FL: Ingen	Kogezoner	6 PowerFlex
På bordplade	KM 7575 FR, KM 7575 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7575 FL	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 7575 FR: 806x526 mm KM 7575 FL: 800x520 mm ¹⁾
Garanti for succes	–	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾

**KM 7677 FR/FL***

M.-nr. KM 7677 FR 11144930
Pris: 18.595,00
 M.-nr. KM 7677 FL 11144940
Pris: 18.595,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	4 Full surface
På bordplade	KM 7677 FR, KM 7677 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Planforsænket	KM 7677 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7677 FR: 806x526 mm KM 7677 FL: 800x520 mm ¹⁾
Garanti for succes	–	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾

**KM 6629-1/
KM 6639-1**

M.-nr. KM 6629-1 10771730
Pris: 19.495,00
 M.-nr. KM 6639-1 10771740
Pris: 19.495,00

Ramme	KM 6629-1: Stål, bred, KM 6639-1: Ingen	Kogezoner	1 TempControl, 1 Vario, 2 PowerFlex
På bordplade	KM 6629-1	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Planforsænket	KM 6639-1	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	KM 6629-1: 764x504 mm KM 6639-1: 752x492 mm
Garanti for succes	TempControl	Udskæring (BxD)	KM 6629-1: 750x490 mm KM 6639-1: 730x470 mm ³⁾

* Leveres fra juni 2019 ¹⁾Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾Produktmål passer til CSDA 7000 FL. ³⁾Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.



















KM 7678 FR/FL
 M.-nr. KM 7678 FR 11144960
Pris: 20.395,00
 M.-nr. KM 7678 FL 11144980
Pris: 20.395,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	6 Full surface
På bordplade	KM 7678 FR, KM 7678 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7678 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7678 FR: 806x526 mm KM 7678 FL: 800x520 mm ¹⁾
Garanti for succes	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾



KM 7697 FR/FL*
 M.-nr. KM 7697 FR 11144990
Pris: 23.195,00
 M.-nr. KM 7697 FL 11145000
Pris: 23.195,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Kogezoner	6 Full surface
På bordplade	KM 7697 FR, KM 7697 FL	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	KM 7697 FL	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface	Produktmål (BxD)	KM 7697 FR: 942x526 mm KM 7697 FL: 936x520 mm ¹⁾
Garanti for succes	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾










KM 7878 FL
 M.-nr. 11145010
Pris: 23.195,00

Ramme	-	Kogezoner	6 Full surface
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface, SilentMove	Produktmål (BxD)	800 x 520 mm
Garanti for succes	-	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ³⁾


















KM 7897 FL
 M.-nr. 11145020
Pris: 25.895,00

Ramme	-	Kogezoner	6 Full surface
På bordplade	•	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Intelligent gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	Full surface, SilentMove	Produktmål (BxD)	936 x 520 mm
Garanti for succes	-	Udskæring (BxD)	916 x 500 mm ³⁾



KM 6879-1
 M.-nr. 10771840
Pris: 25.895,00

Ramme	Ingen	Kogezoner	1 TempControl, 2 Varlo, 2 PowerFlex
På bordplade	-	Stressfri tilberedning	Varmholdning Plus, Stop&Go
Plan-forsænket	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe
Nem betjening	SmartSelect White	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Produktmål (BxD)	928 x 512 mm
Garanti for succes	TempControl	Udskæring (BxD)	906 x 490 mm ³⁾



* Leveres fra juni 2019 ¹⁾ Produktmål og betjeningskoncept passer til SmartLine. ²⁾ Produktmål passer til CSDA 7000 FL. ³⁾ Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål.

2-I-1 INDUKTIONSKOGEPLADE MED INTEGRERET BORDEMFANG



KMDA 7774-1 FR / KMDA 7774-1 FL

Fleksibel installation - blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres bagud, til højre eller til venstre.

M.-nr. KMDA 7774-1 FR 10974240

Pris: 28.695,00

M.-nr. KMDA 7774-1 FL 10974330

Pris: 28.695,00

Ramme	FR: Stål, smal, FL: Ingen	Udluftning til det fri	•
På bordplade	KMDA 7774-1 FR, KMDA 7774-1 FL	Recirkulation	•
Planforsænkning	KMDA 7774-1 FL	Effektivitetsklasse	A (570 m3/t, Booster-trin)
Nem betjening	SmartSelect	Fedtfiltreringsklasse	A
Høj fleksibilitet	PowerFlex	Energiklasse / ECO-motor	A++ (25,1 kWh/år) / •
Kogezoner	4 PowerFlex	Lydniveau	69 dB(A), trin 3
Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
Convenience	Automatisk gryderegistrering, Lock&Wipe	Produktmål (BxD)	KMDA 7774-1 FR: 806x526 mm KMDA 7774-1 FL: 800x520 mm
Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home	Udskæring (BxD)	780 x 500 mm ⁴⁾

⁴⁾ Indvendige udskæringsmål









CS 7101 FL

Gaskogeplade, 1 zone,
til natur- og flaskegas
(dyser medfølger)
M.-nr. 10693720
Pris: 10.295,00

Ramme	–	Nem rengøring	Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop, FlameGuard ¹
Planforsænket	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Nem betjening	Drejeknap i metal (eltænding)	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²
Perfekte resultater	Dual-wok-brænder		



CS 7102 FL

Gaskogeplade, 2 zoner,
til natur- og flaskegas
(dyser medfølger)
M.-nr. 10693730
Pris: 9.795,00

Ramme	–	Nem rengøring	Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
På bordplade	•	Sikkerhed	GasStop, FlameGuard ¹
Planforsænket	•	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Nem betjening	Drejeknap i metal (eltænding)	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²
Perfekte resultater	–		



CS 7612 FL

Induktionskogeplade,
2 zoner, PowerFlex
M.-nr. 10693740
Pris: 11.595,00

Ramme	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Convenience	Automatisk gryderegistrering Lock&Wipe,
Planforsænket	•	Sikkerhed	Børnesikring
Nem betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Perfekte resultater	–	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²



CS 7632 FL

Teppanyaki-stegeplade,
induktion
M.-nr. 10693780
Pris: 19.595,00

Ramme	–	Stressfri tilberedning	Varmholdning, Stop&Go
På bordplade	•	Convenience	–
Planforsænket	•	Sikkerhed	Børnesikring
Nem betjening	SmartSelect	Produktmål (BxD)	378 x 520 mm
Perfekte resultater	–	Udskæring (BxD)	358 x 500 mm ²



CSDA 7000 FL

Bordemfang, blæser og
tilslutningsstuds kan placeres
til højre eller venstre
M.-nr. 10696300
Pris: 11.495,00

Ramme	–	Effektivitetsklasse	A (535 m ³ /t, Booster)
På bordplade/Planforsænket	• / •	Fedtfiltreringsklasse	B
Nem betjening	SmartSelect	Energi klasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •
Udluftning til det fri	•	Lydniveau	66 dB(A), trin 3
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Sikkerhed	FlameGuard beskytter mod gasflammer	Produktmål (BxD)	120 x 520 mm
Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål	Udskæring (BxD)	100 x 500 mm ²



TILBEHØR

Monteringsliste til montering af flere
SmartLine-elementer i en sektion, CSZL 7000
M.-nr. 10690630
Pris: 395,00

¹ Bordemfangets CSDA 7000 FL FlameGuard sikrer, at gasflammerne ikke trækkes ned i emfanget

² Ved planforsænkning: Indvendige udskæringsmål



EMHÆTTER

EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING

Som de eneste er Miele emhætter kåret af Forbrugerrådet TÆNK til "Bedst i test". Miele emhætter opnår de bedste klassificeringer for bl.a. udsugningseffekt og fedtfiltrering. Fedt og em fanges effektivt, så du bevarer et optimalt indeklima og skal bekymre dig mindre om rengøring.

Alle Miele emhætter er udstyret med det yderst effektive **•10-lags metalfedtfiltre**, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filtret er i lavet i rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger.

•CleanCover gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele emhættes inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snavset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, der er nem at tørre af.

For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller **filterindikatoren** dig, når fedtfilteret og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emfanget automatisk. Med **Con@ctivity** kommunikerer emfang og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke, tilpasser emfanget automatisk sugestyrken til det, der sker på kogepladen.

MIELE@HOME

Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilteret, eller betjen lyset via Miele@mobile appen.

DESIGN OG KVALITET


Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele emhætten til blikfanget i dit køkken. Mens du koncentrerer dig om din kogekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring.

Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.



DA 1260

Med intern motor
M.-nr. CleanSteel 10548440
Pris: 3.795,00
M.-nr. Brillanthvid 10548430
Pris: 3.795,00



DA 3366

Med intern motor
M.-nr. 10031040
Pris: 4.295,00

Type	Underbygnings- emhætte	Lydniveau	64 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klasse	D (545 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings- klasse	A	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	C (92 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	125 x 598 x 500 mm

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets- klasse	D (430 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings- klasse	B	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	C (61 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	34 x 595 x 275 mm



DA 3568 (60 cm)

Med intern motor eller til
ekstern motor, Slimline-udtræk
på kun 14 mm
M.-nr. intern motor 10880250
Pris: 10.145,00
M.-nr. ekstern motor 10750530
Pris: 9.645,00



DA 3598 (90 cm)

Med intern motor eller til
ekstern motor, Slimline-udtræk
på kun 14 mm
M.-nr. intern motor 10880290
Pris: 11.495,00
M.-nr. ekstern motor 10751150
Pris: 10.995,00

Type	Udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings- klasse	C	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 593 x 309-470 mm

Type	Udtræksemhætte i rustfrit stål	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings- klasse	C	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 893 x 309-470 mm



DA 3668 (60 cm)

Med intern motor,
Slimline-udtræk på kun 14 mm,
lysdæmper-funktion,
fjernbetjening medfølger
M.-nr. 10880300
Pris: 16.145,00



DA 3698 (90 cm)

Med intern motor,
Slimline-udtræk på kun 14 mm,
lysdæmper-funktion,
fjernbetjening medfølger
M.-nr. 10880310
Pris: 17.445,00

Type	Motoriseret udtræksemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings- klasse	C	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 593 x 309-470 mm

Type	Motoriseret udtræk- semhætte, rustfrit stål	Lydniveau	51 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets- klasse	A (635 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings- klasse	C	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	14 x 893 x 309-470 mm



A **PUR 68 W (60 cm)**
 Med intern motor
 M.-nr. 10385270
Pris: 7.995,00



A **PUR 98 W (90 cm)**
 Med intern motor
 M.-nr. 10385280
Pris: 8.745,00

Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings-klasse	A	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (47 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 598 x 500 mm

Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings-klasse	A	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (50 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 898 x 500 mm



B **DA 6066 W Wing (60 cm)**
 Med intern motor
 M.-nr. Brillanthvid 10138850
Pris: 9.245,00
 M.-nr. Obsidiansort 10138840
Pris: 9.245,00



B **DA 6086 W Wing (80 cm)**
 Med intern motor
 M.-nr. Brillanthvid 10143210
Pris: 10.145,00
 M.-nr. Obsidiansort 10138860
Pris: 10.145,00

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A), trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings-klasse	B	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 600 x 490 mm

Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings-klasse	B	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 800 x 490 mm



B **DA 6096 W Wing (90 cm)**
 Med intern motor
 M.-nr. Brillanthvid 9974070
Pris: 10.145,00
 M.-nr. Obsidiansort 9974080
Pris: 10.145,00



A++ **DA 5798 W Next Step**
 Med intern motor eller til ekstern motor
 M.-nr. intern motor 10880420
Pris: 12.445,00
 M. nr. ekstern motor 10749630
Pris: 11.995,00


Type	Vægemhætte, farvet glas og rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	•
Effektivitets-klasse	B (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilterings-klasse	B	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	B (70 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	547 x 900 x 490 mm

Type	Vægemhætte, glas og rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitets-klasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilterings-klasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (24 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	660-1110 x 893 x 520 mm

Tilbehør til specialfremstillede emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 123-126

VÆGEMHÆTTER

miele.dk – læs meget mere om Miele vægemhætter



DA 4298 W Puristic Plus

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880410
Pris: 12.895,00
M.-nr. ekstern motor 10749590
Pris: 12.445,00

Type	Vægemhætte, rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (630 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (27 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	685-1135 x 898 x 500 mm



DA 6488 W Pure (80 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799440
Pris: 13.795,00
M.-nr. ekstern motor 10747660
Pris: 13.345,00

Type	Vægemhætte, grafitgrå glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm



DA 6488 W Pure (80 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799430
Pris: 13.795,00
M.-nr. ekstern motor 10747680
Pris: 13.345,00

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 798 x 525 mm



DA 6498 W Pure (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799460
Pris: 13.795,00
M.-nr. ekstern motor 10747690
Pris: 13.345,00

Type	Vægemhætte, grafitgrå glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm



DA 6498 W Pure (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799450
Pris: 13.795,00
M.-nr. ekstern motor 10747700
Pris: 13.345,00

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	C	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	550 x 898 x 525 mm




DA 7198 W Triple


Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799480
Pris: 14.745,00
M.-nr. ekstern motor 10747640
Pris: 14.295,00

Type	Vægemhætte, grafitgrå glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm

Tilbehør til specialfremstillede emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 123-126












DA 7198 W Triple

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10799470
Pris: 14.745,00
M.-nr. ekstern motor 10747650
Pris: 14.295,00





















DA 6798 W Shape

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880550
Pris: 18.795,00
M.-nr. ekstern motor 10750380
Pris: 18.345,00

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas	Lydniveau	60 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (26 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	440 x 880 x 433 mm


Type	Vægemhætte, sort glas og rustfrit stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (610 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	D	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	568 x 898 x 495 mm











DA 6698 W Puristic Ed. 6000

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880440
Pris: 19.295,00
M.-nr. ekstern motor 10750340
Pris: 18.795,00





















DA 6698 W Puristic Ed. 6000

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880450
Pris: 19.295,00
M.-nr. ekstern motor 10749660
Pris: 18.795,00

Type	Vægemhætte, obsidiansort glas og stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm


Type	Vægemhætte, sort glas og CleanSteel	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm











DA 6698 W Puristic Ed. 6000

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880430
Pris: 19.295,00
M.-nr. ekstern motor 10750310
Pris: 18.795,00



DA 6998 W Pearl

Med intern motor, lysdæmper-funktion
M.-nr. 10880580
Pris: 24.345,00

Type	Vægemhætte, brillanthvidt glas og stål	Lydniveau	52 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (25 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	710-1030 x 898 x 500 mm

Type	Vægemhætte, brillanthvidt	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (620 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	547-583 x 898 x 537 mm







DA 2558 (50 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10879930
Pris: 5.995,00
M.-nr. ekstern motor 10751650
Pris: 5.545,00



DA 2578 (70 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10879940
Pris: 6.895,00
M.-nr. ekstern motor 10751670
Pris: 6.445,00

Type	Indsatsemhætte skjult ved integration	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	295 x 532 x 372 mm

Type	Indsatsemhætte skjult ved integration	Lydniveau	56 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	295 x 702 x 402 mm



DA 2360 (60 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10548450
Pris: 6.495,00
M.-nr. ekstern motor 10452230
Pris: 5.995,00



DA 2390 (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10548460
Pris: 9.245,00
M.-nr. ekstern motor 10452260
Pris: 8.795,00

Type	Indsatsemhætte til overskab	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (49 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	342 x 580 x 293 mm

Type	Indsatsemhætte til overskab	Lydniveau	52 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (600 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (55 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	342 x 880 x 293 mm



DA 2668 (60 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880040
Pris: 12.845,00
M.-nr. ekstern motor 10751450
Pris: 12.395,00



DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880110
Pris: 16.495,00
M.-nr. ekstern motor 10751470
Pris: 16.095,00

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (585 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 584 x 297 mm

Type	Indsatsemhætte til overskab, CleanSteel	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm

Tilbehør til specialfremstillede emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 123-126

INDSATSEMHÆTTER OG LOFTINTEGREREDE EMHÆTTER



DA 2698 (90 cm)

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880070
Pris: 16.495,00
M.-nr. ekstern motor 10751490
Pris: 16.095,00

Type	Indsatsemhætte til overskab, Brillanthvid	Lydniveau	51 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (640 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfiltreringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (29 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	310 x 884 x 297 mm



DA 2808

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880140
Pris: 18.795,00
M.-nr. ekstern motor 10751510
Pris: 18.345,00

Type	Loftintegreret emhætte, CleanSteel	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (725 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfiltreringsklasse	B	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm



DA 2808

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor 10880180
Pris: 18.795,00
M.-nr. ekstern motor 10751530
Pris: 18.345,00

Type	Loftintegreret emhætte, Brillanthvid	Lydniveau	53 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (725 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfiltreringsklasse	B	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A+ (28 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	312 x 880 x 500 mm



DA 2906

Paneler i glas eller rustfrit stål - købes separat, fjernbetjening medfølger
M.-nr. intern motor 10031020
Pris: 22.495,00
M.-nr. ekstern motor 9876880
Pris: 21.995,00

Type	Loftintegreret emhætte, CleanSteel	Lydniveau	57 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (740 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfiltreringsklasse	E	Netværk	-
Energiklasse / ECO-motor	A+ (36 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	322 x 1100 x 700 mm

DRP 2900 paneler

DRP-panel i glas

Panel i glas til DA 2906
Hvidt folie på bagsiden af glasset
M.-nr. 9184890




DRP-panel i CleanSteel

Panel i stål til DA 2906
M.-nr. 9184900




FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

miele.dk – læs meget mere om Miele frithængende emhætter



Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	57 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	–
Effektivitetsklasse	A (650 m³/t, Boost)	Convenience	–
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	–
Energiklasse / ECO-motor	A (52 kWh/år) / –	Produktmål (HxBxD)	69-106 x 898 x 598 mm




Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	54 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (720 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (30 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	690-990 x 898 x 598 mm










Type	Frithængende, rustfrit stål	Lydniveau	58 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (675 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (31 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	755-1045 x 898 x 598 mm




Tilbehør til specialfremstillede emhætter samt recirkulation og ekstern motor, findes på siderne 123-126










DA 6698 D Puristic
Ed. 6000

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor, 10880470
Pris: 27.995,00
M.-nr. ekstern motor, 10750480
Pris: 27.545,00



DA 6698 D Puristic
Ed. 6000

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor, 10880480
Pris: 27.995,00
M.-nr. ekstern motor, 10750510
Pris: 27.545,00

Type	Frithængende, obsidiantsort glas og stål	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, sort glas og CleanSteel	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm



















DA 6698 D Puristic
Ed. 6000

Med intern motor eller til ekstern motor
M.-nr. intern motor, 10880460
Pris: 27.995,00
M.-nr. ekstern motor, 10750460
Pris: 27.545,00



DA 7078 D Aura 3.0
White Loom

Med intern motor, ledning i wires
M.-nr. 11214420
Pris: 32.595,00

Type	Frithængende, brillanthvidt glas og stål	Lydniveau	53 dB(A) trin 3, Silence-pakke
Udluftning til det fri	•	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (730 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	A	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A++ (32 kWh/år) / •	Produktmål (HxBxD)	705-1005 x 898 x 598 mm

Type	Frithængende, brillanthvidt	Lydniveau	65 dB(A) trin 3
Udluftning til det fri	–	Nem rengøring	CleanCover, 10-lags fedtfilter i rustfrit stål
Recirkulation	•	Filterindikator	Fedtfilter, Aktivt kulfilter
Effektivitetsklasse	A (615 m³/t, Boost)	Convenience	5/15 min. efterløbstid
Fedtfilteringsklasse	B	Netværk	Con@ctivity 3.0, Miele@home
Energiklasse / ECO-motor	A (28 kWh/år) / •	Produktmål	Samlet højde: 700-1000 mm, Ø700 mm



INTEGRERBARE KØLESKABE, FRYSESKABE OG KØLE-/FRYSESKABE

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

* **PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante * **PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele fryseskabe.

TOUCH-STYRING

Miele **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Miele nye LED-glashyldebelysning, * **FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hyllden og kan derfor placeres fleksibelt.

ICEMAKER

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske **IceMaker** kan producere op til 100 isterninger om dagen. Fryseskabet tilføres vand, som Miele **IceMaker** omdanner til de flotteste isterninger i en skuffe i fryseren. Når skuffen er fyldt, kan du bytte den ud med skuffen ved siden af, så sørger **IceMaker** for yderligere forsyninger.

SOFTCLOSE / SELF-CLOSE

Denne praktiske dør-dæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. **PerfectFresh**-skufferne er udstyret med udtræk og dæmpet selvlukning. De kan trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk. Skufferne glider ekstra stille og yderst let. Denne høje betjeningskomfort giver dig en meget bekvem adgang til dine opbevarede madvarer.

INTEGRERBARE KØLESKABE

miele.dk – læs meget mere om Miele integrerbare køleskabe



K 5122 Ui
M.-nr. 9043030
Pris: 9.395,00



K 31252 Ui
M.-nr. 10799650
Pris: 11.995,00

Type	Integrerbart skuffe-køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	Drejeknap	Miele@home	Nej
Komfort	ComfortClean, 3 hylder, 1 grøntsagsskuffe	Kapacitet køl/frys	137 L
		Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	92 kWh
		Nichemål HxBxD	82,0x59,8x54,8 cm

Type	Integrerbart skuffe-køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic - display	Miele@home	Nej
Komfort	ComfortClean, Superkøl, LED belysning	Kapacitet køl/frys	136 L
		Lydniveau	39 dB(A)
		Årligt forbrug	91 kWh
		Nichemål HxBxD	81,8x59,7x55,2 cm



K 34222 i
M.-nr. 9508470
Pris: 8.395,00



K 37222 iD
M.-nr. 9499680
Pris: 12.195,00

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic - display	Miele@home	Nej
Komfort	ComfortClean, Superkøl, LED belysning	Kapacitet køl/frys	217 L
		Lydniveau	36 dB(A)
		Årligt forbrug	105 kWh
		Nichemål HxBxD	121,8x55,9x54,4 cm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic - display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, LED belysning, Superkøl	Kapacitet køl/frys	325 L
		Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	117 kWh
		Nichemål HxBxD	177,2x56,0x55,0 cm



K 37272 iD
M.-nr. 9474410
Pris: 13.995,00



K 37422iD
M.-nr. 9508040
Pris: 17.195,00

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic - display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh, Superkøl, LED belysning	Kapacitet køl/frys	301 (inkl. 90 L PerfectFresh)
		Lydniveau	36 dB(A)
		Årligt forbrug	133 kWh
		Nichemål HxBxD	177,0x55,9x54,4 cm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, FlexiLight, Superkøl, SoftClose	Kapacitet køl/frys	325 L
		Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	117 kWh
		Nichemål HxBxD	177,0x55,9x54,4 cm


INTEGRERBARE KØLESKABE



K 37672 iD

M.-nr. 10813530

Pris: 19.995,00



K 37682 iDF

M.-nr. 9358870

Pris: 19.995,00

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh PRO, FlexiLight, Superkøl, SoftClose, SelfClose	Kapacitet køl/frys	301 L (inkl. 90 L PerfectFresh PRO)
		Lydniveau	37 dB(A)
		Årligt forbrug	133 kWh
		Nichemål HxBxD	177,0x55,9x54,4 cm

Type	Integrerbart køleskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl - display	Miele@home	Forberedt til Miele@home - kræver ekstraudstyr
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh PRO, FlexiLight, Superkøl, SoftClose, SelfClose	Kapacitet køl/frys	257 L (inkl. 90 L Perfect-Fresh PRO) / 27 L (netto)
		Lydniveau	36 dB(A)
		Årligt forbrug	230 kWh
		Nichemål HxBxD	177,0x55,9x54,4 cm



INTEGRERBARE FRYSESKABE

miele.dk – læs meget mere om Miele integrerbare fryseskabe



A
++
38 dB

F 31202 Ui
M.-nr. 10799920
Pris: 10.695,00

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic display	Miele@home	Nej
Komfort	ComfortClean, ComfortFrost, SuperFrost, 3 skuffer, Akustisk og optisk temperaturalarm, Akustisk døralarm	Kapacitet Køl/Frys	95 L
		Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	148 kWh
		Nichemål HxBxD	82,0x60,0x55,0 cm



A
++
38 dB

FN 37402 i
M.-nr. 9430650
Pris: 18.195,00

NO FROST
LED LIGHTING
SOFT CLOSE

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl display	Miele@home	Nej
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, LED belysning	Kapacitet Køl/Frys	213 L
		Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	244 kWh
		Nichemål HxBxD	177,2-178,8x56,0-56,8xmin. 55,0 cm



A
++
36 dB

FNS 37402 i
M.-nr. 9430750
Pris: 18.995,00

NO FROST
LED LIGHTING
SOFT CLOSE

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl display	Miele@home	Nej
Komfort	NoFrost, SuperFrost VarioRoom, SoftClose, LED belysning, Sidevarme, Mulighed for side-by-side	Kapacitet Køl/Frys	213 L
		Lydniveau	36 dB(A)
		Årligt forbrug	244 kWh
		Nichemål HxBxD	177,2-178,8x56,0-56,8xmin. 55,0 cm



A
++
37 dB

FNS 37492 iE
M.-nr. 10810800
Pris: 22.295,00

NO FROST
ICE MAKER
LED LIGHTING
SOFT CLOSE

Type	Integrerbart fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl display	Miele@home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, SoftClose, IceMaker m. vandtilslutning, LED belysning, Optisk/akustisk alarm, Mulighed for side-by-side	Kapacitet Køl/Frys	248 L
		Lydniveau	37 dB(A)
		Årligt forbrug	241 kWh
		Nichemål HxBxD	177x55,9x54,4 cm

INTEGRERBARE KØLE-/FRYSESKABE



A
++
38 dB

KFN 37132 iD
M.-nr. 10614720
Pris: 12.995,00

LED LIGHTING

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Glideskinner
Betjening	PicTronic display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED belysning	Kapacitet Køl/Frys	194 L / 62 L
		Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	230 kWh
		Nichemål HxBxD	177,0x56,0x55,0 cm



A++ **38 dB** **KFN 37232 iD**
 M.-nr. 10614730
Pris: 11.295,00

LED LIGHTING

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED belysning	Kapacitet Køl/Frys	194 L / 62 L
		Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	230 kWh
		Nichemål HxBxD	177,0x55,9x54,4 cm



A++ **35 dB** **KF 37272 iD**
 M.-nr. 9359950
Pris: 13.995,00

PERFECT FRESH COMFORT FROST LED LIGHTING

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, LED belysning, PerfectFresh	Kapacitet Køl/Frys	204 L (inkl. 67 L PerfectFresh) / 57 L
		Lydniveau	35 dB(A)
		Årligt forbrug	232 kWh
		Nichemål HxBxD	177,0x55,9x54,5 cm



A++ **39 dB** **KFN 37282 iD**
 M.-nr. 9508060
Pris: 15.395,00

PERFECT FRESH NO FROST LED LIGHTING

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	PicTronic display	Miele@home	Nej
Komfort	DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, NoFrost LED belysning, SoftClose, PerfectFresh	Kapacitet Køl/Frys	175 L (inkl. 67 L PerfectFresh) / 62 L
		Lydniveau	39 dB(A)
		Årligt forbrug	235 kWh
		Nichemål HxBxD	177,0x55,9x54,4 cm



A++ **39 dB** **KFN 37432 iD**
 M.-nr. 9508070
Pris: 18.595,00

NO FROST FLEXI LIGHT

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl display	Miele@home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Komfort	DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, NoFrost FlexiLight, SoftClose	Kapacitet Køl/Frys	193 L / 62 L
		Lydniveau	39 dB(A)
		Årligt forbrug	230 kWh
		Nichemål HxBxD	177,0x55,9x54,4 cm



A++ **38 dB** **KFN 37452 iDE**
 M.-nr. 9360040
Pris: 21.895,00

NO FROST FLEXI LIGHT ICE MAKER SOFT CLOSE

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl display	Miele@home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Komfort	DynaCool, Superkøl, SuperFrost, ComfortClean, VarioRoom, NoFrost, FlexiLight, SoftClose, MyIce IceMaker	Kapacitet Køl/Frys	191 L / 57 L
		Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	225 kWh
		Nichemål HxBxD	177,0x55,9x54,4 cm



A++ **39 dB** **KFN 37692 iDE**
 M.-nr. 9360080
Pris: 24.195,00

PERFECT FRESH PRO NO FROST ICE MAKER FLEXI LIGHT SOFT CLOSE

Type	Integrerbart køle-/fryseskab	Låge-montering	Fladhængsler
Betjening	TouchControl display	Miele@home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Komfort	DynaCool, Perfect-Fresh Pro, Superkøl, ComfortClean, VarioRoom, NoFrost, FlexiLight, Self/SoftClose, SuperFrost, IceMaker m. fast vandtilslutning	Kapacitet Køl/Frys	176 L (inkl. 109 L PerfectFresh PRO) / 58 L
		Lydniveau	39 dB(A)
		Årligt forbrug	232 kWh
		Nichemål HxBxD	177,0x55,9x54,5 cm

FRITSTÅENDE KØLESKABE OG FRYSESKABE

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

***PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante ***PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne gør det muligt at opbevare store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele fryseskabe.

EASYOPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE DØRLUKNING

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dørgræb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.

TOUCH-STYRING

Miele **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Miele nye LED-glashyldebelysning, ***FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

ACTIVE AIRCLEAN-KULFILTER

Dine madvarer skal ikke kun opbevares køligt, men også i lugtneutrale omgivelser, og Miele har den optimale løsning med Miele Active AirClean-filter.

Filtret består af aktivt kul samt naturproduktet chitosan og bevirker, at der næsten ikke opstår lugte i køleskabet. Filtret er nemt og hurtigt at sætte i, og er klar til brug med det samme.

FRITSTÅENDE KØLESKABE

miele.dk – læs meget mere om Miele fritstående køleskabe



K 12010 S-2

M.-nr. 7750420
Pris: 3.895,00



K 12012 S-2

M.-nr. 7750430
Pris: 3.995,00

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	Fast greb
Farve	Hvid	Miele@ home	Nej
Betjening	Drejeknap	Kapacitet køl	148 L
Komfort	ComfortClean, Halogen-belysning	Lydniveau	39 dB(A)
		Årligt forbrug	119 kWh
		Nichemål HxBxD	85x55x61 cm

Type	Fritstående køleskab m. fryseboks	Dørgreb	Fast greb
Farve	Hvid	Miele@ home	Nej
Betjening	Drejeknap	Kapacitet køl	116 L / 17 L
Komfort	Fryseboks, ComfortClean, Halogen-belysning	Lydniveau	39 dB(A)
		Årligt forbrug	119 kWh
		Nichemål HxBxD	85x55x61 cm



K 28202 D ws K 28202 D edt/cs

Hvid, M.-nr. 10243420
Pris: 7.995,00
CleanSteel, M.-nr. 10243430
Pris: 8.895,00



K 28302 D ws K 28302 D edt/cs

Hvid, M.-nr. 10881090
Pris: 8.395,00
CleanSteel, M.-nr. 10881120
Pris: 9.395,00



Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller Cleansteel	Miele@ home	Nej
Betjening	TouchControl - display	Kapacitet køl	381 L
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, LED belysning, Døralarm, Side-by-side med FN 28262	Lydniveau	34 dB(A)
		Årligt forbrug	116 kWh
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller Cleansteel	Miele@ home	Nej
Betjening	TouchControl - display	Kapacitet køl	381 L
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, LED belysning, Døralarm, Premium indretning, Side-by-side med FN 28262	Lydniveau	34 dB(A)
		Årligt forbrug	116 kWh
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm



K 28242 D ws K 28242 D edt/cs

Hvid, M.-nr. 10925990
Pris: 9.795,00
CleanSteel, M.-nr. 10926000
Pris: 10.795,00



KS 28423 D ed/cs

M.-nr. 10804770
Pris: 14.895,00



Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	Hvid eller Cleansteel	Miele@ home	Nej
Betjening	TouchControl - display	Kapacitet køl	358 L (inkl. 116 L PerfectFresh)
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh, LED belysning, Superkøl, Side-by-side med FN 28262, Døralarm	Lydniveau	34 dB(A)
		Årligt forbrug	133 kWh
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	Cleansteel	Miele@ home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Betjening	FreshTouch - display	Kapacitet køl	390 L
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, FlexiLight, Side-by-side, Døralarm, Superkøl, SoftClose, AirClean kulfilter	Lydniveau	37 dB(A)
		Årligt forbrug	78 kWh
		Nichemål HxBxD	185x60x67,5 cm


KS 28463 D ed/cs
KS 28463 D bb

 CleanSteel, M.-nr. 10804780
Pris: 18.995,00
 BlackBoard, M.-nr. 10804790
Pris: 19.495,00

Type	Fritstående køleskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	Cleansteel eller BlackBoard	Miele@home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Betjening	FreshTouch - display	Kapacitet køl	366 L (inkl. 133 L PerfectFresh)
Komfort	DynaCool-ventilation, ComfortClean, PerfectFresh PRO, FlexiLight, XL interior Superkøl, SoftClose, AirClean kulfilter	Lydniveau	37 dB(A)
		Årligt forbrug	90 kWh
		Nichemål HxBxD	Stål : 185x60x67,5 cm BlackBoard: 185x60x68,5 cm


FN 26062 ws

 M.-nr. 10243210
Pris: 7.495,00

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Easy-Open
Farve	Hvid	Miele@home	Nej
Betjening	PicTronic display	Kapacitet kølerum	221 L
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom	Lydniveau	43 dB(A)
		Årligt forbrug	225 kWh
		Nichemål HxBxD	164x60x63 cm


FN 28262 ws
FN 28262 edt/cs

 Hvid, M.-nr. 10243260
Pris: 7.995,00
 CleanSteel, M.-nr. 10243300
Pris: 8.895,00

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Easy-Open
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	TouchControl display	Kapacitet kølerum	253 L
Komfort	NoFrost, SuperFrost VarioRoom, Side-by-side med K 28202 / K 28302	Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	243 kWh
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm


FN 28263 ws

 M.-nr. 10243230
Pris: 11.195,00

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	Hvid	Miele@home	Nej
Betjening	FreshTouch display	Kapacitet kølerum	270 L
Komfort	NoFrost, SuperFrost, LED belysning, VarioRoom, XL-interior, Optisk og akustisk alarm	Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	168 kWh
		Nichemål HxBxD	185x60x63 cm


FNS 28463 E ed/cs
FNS 28463 E bb

 CleanSteel, M.-nr. 10805070
Pris: 16.795,00
 BlackBoard, M.-nr. 10805090
Pris: 17.195,00

Type	Fritstående fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel eller BlackBoard	Miele@home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Betjening	TouchControl display	Kapacitet kølerum	262 L
Komfort	NoFrost, SuperFrost, VarioRoom, IceMaker m. vandtilslutning, Sidevarme, Optisk og akustisk alarm, LED belysning	Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	165 kWh
		Nichemål HxBxD	Stål: 185x60x67,5 cm BlackBoard: 185x60x68,5 cm

FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

Miele

TOUCH-STYRING

*Miele **Touch-styring** gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.*

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

SUPERKØL- OG SUPERFROST-AUTOMATIK

Ved at anvende funktionen **Superkøl** fås en meget hurtig afkøling i hele køleskabet. Dette er særlig fordelagtigt, hvis større mængder skal nedkøles på en gang. Senest efter 6 timer frakobles **Superkøl** automatisk. Det samme gør sig gældende i et fryseskab med **Superfrost**, hvor funktionen anvendes til indfrysning af større mængder på en gang.

PERFECTFRESH OG PERFECTFRESH PRO

* **PerfectFresh**-systemet kombinerer højere luftfugtighed med lavere temperaturer, og hvad enten det drejer sig som grønt, ost, fisk, kød eller fjerkræ, vil du kunne opbevare dine madvarer helt friske i op til 3 gange så lang tid som i et almindeligt køleskab. De nye elegante * **PerfectFresh PRO**-skuffer slutter endda endnu tættere til og holder dine madvarer friske i endnu længere tid.

NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele **NoFrost**-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med **NoFrost**-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne tillader opbevaring af store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele fryseskabe.

LED-BELYSNING OG FLEXILIGHT

LED-belysning er vedligeholdelsesfri og sørger for en optimal belysning af produktets indre. Sammenlignet med almindelige pærer er LED-belysning særligt besparende og har en betydeligt længere levetid. Miele nye LED-glashyldebelysning, * **FlexiLight**, skaber en enestående brillant belysning i køleskabet. Det følger hylden og kan derfor placeres fleksibelt.

UNIKT DESIGN MED MIELE BLACKBOARD EDITION, CLEANSTEEL ELLER EKSKLUSIVT SORT/HVIDT GLAS

Med Miele **BlackBoard Edition** kan du og din familie kommunikere sammen med almindelig kridt på dørens glas - ligesom på en tavle. Døren vaskes hurtigt og nemt ren igen med en fugtig klud, og der kan tegnes på ny - til glæde for alle. Miele køle-/fryseskabe fås også med **CleanSteel**-overflade, som er nem at holde ren uden brug af specielle rengøringsmidler.

* CLICK2OPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske dørdæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes i. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. Det elegante dørgreb overvinder uden problemer kræfterne fra undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stållook afhængig af model.

FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

miele.dk – læs meget mere om Miele fritstående køle-/fryseskabe



KD 26052 ws

M.-nr. 10078660

Pris: 5.595,00



KD 28052 ws

M.-nr. 10078670

Pris: 5.995,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid	Miele@ home	Nej
Betjening	Drejeknap	Kapacitet Køl/Frys	210 L / 53 L
Komfort	VarioRoom, ComfortClean, LED belysning	Lydniveau	39 dB(A)
		Årligt forbrug	191 kWh
		Nichemål HxBxD	160x55x62,8 cm

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid	Miele@ home	Nej
Betjening	Drejeknap	Kapacitet Køl/Frys	210 L / 84 L
Komfort	VarioRoom, ComfortClean, LED belysning	Lydniveau	39 dB(A)
		Årligt forbrug	210 kWh
		Nichemål HxBxD	180x55x62,8 cm



KD 28032 ws

KD 28032 edo

Hvid, M.-nr. 10242820

Pris: 6.495,00

Stål-look, M.-nr. 10242830

Pris: 6.995,00



KFN 28132 D ws

KFN 28132 D edt/cs

Hvid, M.-nr. 10622020

Pris: 7.495,00

CleanSteel, M.-nr. 10622070

Pris: 8.495,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller Stål-look	Miele@ home	Nej
Betjening	FreshTouch display	Kapacitet Køl/Frys	222 L / 88 L
Komfort	ComfortFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost	Lydniveau	40 dB(A)
		Årligt forbrug	216 kWh
		Nichemål HxBxD	181,7x60x63 cm

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@ home	Nej
Betjening	Trykknop med LCD display	Kapacitet Køl/Frys	209 L / 95 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	43 dB(A)
		Årligt forbrug	232 kWh
		Nichemål HxBxD	186,1x60x65,7 cm



KFN 28133 D ws

KFN 28133 D edt/cs

Hvid, M.-nr. 10622110

Pris: 8.495,00

CleanSteel, M.-nr. 10622130

Pris: 9.395,00



KFN 29132 D ws

KFN 29132 D edt/cs

Hvid, M.-nr. 10622450

Pris: 7.995,00

CleanSteel, M.-nr. 10622470

Pris: 8.895,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@ home	Nej
Betjening	Trykknop med LCD display	Kapacitet Køl/Frys	209 L / 95 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	41 dB(A)
		Årligt forbrug	160 kWh
		Nichemål HxBxD	186,1x60x65,7 cm

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@ home	Nej
Betjening	Trykknop med LCD display	Kapacitet Køl/Frys	243 L / 95 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	43 dB(A)
		Årligt forbrug	242 kWh
		Nichemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm



KFN 29133 D ws
KFN 29133 D edt/cs

Hvid, M.-nr. 10622540
Pris: 8.895,00
CleanSteel, M.-nr. 10622570
Pris: 9.795,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@ home	Nej
Betjening	Trykknop med LCD display	Kapacitet Køl/Frys	243 L / 95 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	41 dB(A)
		Årligt forbrug	167 kWh
		Nichemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm



KFN 29142 D ws
KFN 29142 D edt/cs

Hvid, M.-nr. 10804820
Pris: 8.495,00
CleanSteel, M.-nr. 10804910
Pris: 9.395,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Integreret greb
Farve	Hvid eller CleanSteel	Miele@ home	Nej
Betjening	Trykknop med LCD display	Kapacitet Køl/Frys	199 L / 129 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superfrost, Akustisk og optisk døralarm	Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	242 kWh
		Nichemål HxBxD	201,1x60x65,7 cm



KFN 29243 D ed/cs

M.-nr. 10243070
Pris: 13.995,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel	Miele@ home	Nej
Betjening	FreshTouch display	Kapacitet Køl/Frys	220 L / 129 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, PerfectFresh, LED belysning, AirClean, Superkøl/-frost, XL interior	Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	180 kWh
		Nichemål HxBxD	201x60x67,5 cm



KFN 29283 D edt/cs
KFN 29283 D bb

CleanSteel, M.-nr. 10153920
Pris: 14.395,00
BlackBoard, M.-nr. 10243090
Pris: 15.795,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel eller BlackBoard	Miele@ home	Nej
Betjening	FreshTouch display	Kapacitet Køl/Frys	242 L (inkl. 97 L PerfectFresh) / 101 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, Perfect-Fresh, LED belysning, AirClean, Superkøl/-frost, XL interior	Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	186 kWh
		Nichemål HxBxD	bb 201x60x68,5 / CleanSteel: 201x60x67,5 cm



KFN 29233 D bb

M.-nr. 10242900
Pris: 14.895,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	BlackBoard	Miele@ home	Nej
Betjening	FreshTouch display	Kapacitet Køl/Frys	260 L / 101 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, ComfortClean, Superkøl/-frost, XL interior, AirClean	Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	174 kWh
		Nichemål HxBxD	201x60x68,5



KFN 29483 D edt/cs

M.-nr. 10153950
Pris: 18.195,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel	Miele@ home	Nej
Betjening	FreshTouch display	Kapacitet Køl/Frys	242 L (inkl. 97 L PerfectFresh) / 101 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, FlexiLight, Self-/Soft-Close, AirClean, Superkøl/-frost, PerfectFresh Pro	Lydniveau	37 dB(A)
		Årligt forbrug	186 kWh
		Nichemål HxBxD	201x60x67,5 cm

FRITSTÅENDE KØLE-/FRYSESKABE

miele.dk – læs meget mere om Miele fritstående køle-/fryseskabe



KFN 15943 SD ed/cs
M.-nr. 10721500
Pris: 21.495,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	EasyOpen
Farve	CleanSteel	Miele@home	Nej
Betjening	TouchControl display	Kapacitet Køl/Frys	331 L / 121 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, LED belysning, SoftClose, AirClean, Superkøl, Superfrost, ComfortClean	Lydniveau	42 dB(A)
		Årligt forbrug	289 kWh
		Nichemål HxBxD	202x75,0x63 cm



KFN 29493 DE ed/cs
M.-nr. 10805150
Pris: 19.495,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	CleanSteel	Miele@home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Betjening	FreshTouch display	Kapacitet Køl/Frys	258 L / 97 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, MyIce XL interiør, FlexiLight, SoftClose, SelfClose, Superkøl/-frost, AirClean	Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	171 kWh
		Nichemål HxBxD	201x60x67,5 cm



KFN 29683 D obsw
KFN 29683 D brws
Obsidiansort, M.-nr. 10243100
Pris: 23.295,00
Brillant hvid, M.-nr. 10243110
Pris: 23.295,00

Type	Fritstående køle-/fryseskab	Dørgreb	Click2Open
Farve	Obsidiansort eller Brillant hvid	Miele@home	Nej
Betjening	FreshTouch display	Kapacitet Køl/Frys	242 L (inkl. 97 L PerfectFresh PRO) / 101 L
Komfort	DynaCool, NoFrost, VarioRoom, PerfectFresh PRO, FlexiLight, SoftClose SelfClose, Superkøl/-frost, AirClean	Lydniveau	37 dB(A)
		Årligt forbrug	186 kWh
		Nichemål HxBxD	201x60x68,5 cm



Miele

Der er en



til dig her
Kørligst, mor



VINKØLESKABE



PUSH2OPEN

Døren med **Push2Open**-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsfrie køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant.

DYNACOOOL-VENTILATION (DYNAMISK KØLING)

Med det dynamiske kølesystem sørger en blæser i køleskabet for intensiv og regelmæssig luftcirkulation. Temperaturen og luftfugtigheden er dermed ensartet overalt i skabet, således at maden kan placeres vilkårligt. Den højere køleeffekt giver op til 50 % hurtigere køling.

TEMPERATURZONER MED INDSTILLING

Vinkøleskabene fra Miele er udstyret med op til tre individuelt regulerbare temperaturzoner. Herved kan du opbevare op til tre forskellige vinsorter, fx rødvin, hvidvin og champagne, ved en perfekt temperatur.

TOUCH-STYRING

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. Miele fleksible flaskehylder sørger for stabil og sikker opbevaring af enhver flaske. Lamellerne i den elegante ramme kan skydes til siderne i en håndvending og sikrer dermed, at du altid kan skabe et stabilt underlag - uanset flaskens form og størrelse. Herved lagres din vin roligt og altid i den optimale position.

Miele Touch-styring gør betjeningen af skabet enkel og ligetil. Det elegante panel med den intuitive betjening er helt uden knapper, hvilket samtidig gør området meget rengøringsvenligt.

* FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. De **indstillelige flaskehylder** sikrer, at flaskerne ligger perfekt. De enkelte lameller i hylderne kan nemt flyttes og dermed tilpasses alle flaskesformer. Din vin opbevares i en optimal position. Miele **NoteBoard** på forkanten af alle hylder, giver muligheden for at notere f.eks. vintype, producent og årgang og giver et hurtigt overblik.

ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra. Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret. Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

* SOMMELIERSET

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden.

Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen fra et koldt glas og opnå altid den perfekte temperering af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.



Nyhed



KWT 7112 iG ed/cs
KWT 7112 iG obsw
KWT 7112 iG grgr

CleanSteel M.-nr. 11186560
Pris: 21.895,00
Obsidiansort, M.-nr. 11186580
Pris: 21.895,00
Grafitgrå, M.-nr. 11186570
Pris: 21.895,00

Type	Vinkøleskab til indbygning	Betjening	Touch-styring - display
Farve	CleanSteel, Obsidiansort, Grafitgrå	Miele@home	Nej
Antal hyldedtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Kapacitet vinkøl	46 L / 18 flasker
Komfort	1 temp. zone, Active AirClean, kulfilter, LED belysning, DynaCool, SoftClose, Push2open, Optisk og akustisk alarm	Lydniveau	34 dB(A)
		Årligt forbrug	106 kWh
		Produktmål HxBxD	465x557x571 mm / Nichemål: 450-452x560-568 mm



KWT 6321 UG

M.-nr. 9764980
Pris: 21.895,00



KWT 6312 UGS

M.-nr. 9764970
Pris: 25.195,00

Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	ComfortControl-betjening m. display
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele@home	Nej
Antal hyldedtræk	3 m. FlexiFrame	Kapacitet vinkøl	95 L / 34 flasker
Komfort	2 temp. zoner, Active AirClean, kulfilter, LED belysning, DynaCool	Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	190 kWh
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm

Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	Touch-styring - display
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele@home	Nej
Antal hyldedtræk	3 m. FlexiFrame og NoteBoard	Kapacitet vinkøl	110 L / 46 flasker (u. sommerliersæt)
Komfort	1 temp. zone, Active AirClean kulfilter, LED belysning, DynaCool, Push2Open, Sommerliersæt, SoftClose	Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	145 kWh
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm



KWT 6322 UG

M.-nr. 9138040
Pris: 27.495,00




KWT 6422 i

M.-nr. 10792890
Pris: 24.195,00

Type	Vinkøleskab til underbygning	Betjening	Touch-styring - display
Farve:	Front i obsidiansort glas	Miele@home	Nej
Antal hyldedtræk	3 m. FlexiFrame og NoteBoard	Kapacitet vinkøl	94 L / 36 flasker
Komfort	2 temp. zoner, Active AirClean kulfilter, LED belysning, DynaCool, Push2Open	Lydniveau	36 dB(A)
		Årligt forbrug	144 kWh
		Produktmål HxBxD	818x597x575 mm / Nichemål: 820-870x600x580 mm

Type	Fuld Integreret vinkøleskab	Betjening	Touch-styring - display
Farve	Front m. glas	Miele@home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Antal hyldedtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Kapacitet vinkøl	97 L / 30 flasker
Komfort	2 temp. zoner, Active AirClean, LED belysning, DynaCool, SoftClose, Døralarm, 3D hyld	Lydniveau	34 dB(A)
		Årligt forbrug	145 kWh
		Produktmål HxBxD	871x557x541 mm / Nichemål: 874x560x550 mm




KWT 6422 iG obsw
M.-nr. 10737480
Pris: 26.495,00

Type	Integreret vinkøleskab	Betjening	Touch-styring - display
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele@ home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Antal hylde-udtræk	2 m. FlexiFrame og NoteBoard	Kapacitet vinkøl	104 L / 33 flasker
Komfort	2 temp. zoner, Active AirClean, LED belysning, DynaCool, Push2Open 3D hyld, SoftClose, Døralarm	Lydniveau	34 dB(A)
		Årligt forbrug	145 kWh
		Produktmål HxBxD	871x557x560 mm / Nichemål: 874x560x550 mm



KWT 6722 iS
M.-nr. 10792900
Pris: 37.495,00

Type	Fuld Integreret vinkøleskab	Betjening	Touch-styring - display
Farve	Front m. glas	Miele@ home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Antal hylder	8 m. FlexiFrame og NoteBoard	Kapacitet vinkøl	254 L / 80 flasker
Komfort	2 temp. zoner, Active AirClean, LED belysning, DynaCool, Sommerliersæt SoftClose, Døralarm	Lydniveau	34 dB(A)
		Årligt forbrug	160 kWh
		Produktmål HxBxD	1769x557x541 mm / Nichemål: 1772x560x550 mm



KWT 6722 iGS obsw
M.-nr. 10737540
Pris: 39.495,00

Type	Integreret vinkøleskab	Betjening	Touch-styring - display
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele@ home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Antal hylder	8 m. FlexiFrame og NoteBoard	Kapacitet vinkøl	271 L / 83 flasker
Komfort	2 temp. zoner, Active AirClean, 3D hyld LED belysning, DynaCool, Push2Open Sommerliersæt, SoftClose, Døralarm	Lydniveau	34 dB(A)
		Årligt forbrug	162 kWh
		Produktmål HxBxD	1769x557x560 mm / Nichemål: 1772x560x550 mm



KWT 6833 SG
M.-nr. 10409080
Pris: 40.995,00

Type	Fritstående vinkøleskab	Betjening	Touch-styring - display
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele@ home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Antal hylder	10 m. FlexiFrame og NoteBoard	Kapacitet vinkøl	502 L / 178 flasker
Komfort	3 temp. zoner, Active AirClean, LED belysning, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp. alarm	Lydniveau	37 dB(A)
		Årligt forbrug	180 kWh
		Produktmål HxBxD	1920x700x746 mm



KWT 6834 SGS
M.-nr. 10409090
Pris: 45.595,00

Type	Fritstående vinkøleskab	Betjening	Touch-styring - display
Farve	Front i obsidiansort glas	Miele@ home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Antal hylder	10 m. FlexiFrame og NoteBoard	Kapacitet vinkøl	502 L / 178 flasker
Komfort	3 temp. zoner, Active AirClean, LED belysning, Sommerliersæt, DynaCool, Optisk og akustisk dør og temp. alarm	Lydniveau	37 dB(A)
		Årligt forbrug	180 kWh
		Produktmål HxBxD	1920x700x746 mm



KWNS 28462 E ed/cs
M.-nr. 10805200
Pris: 35.295,00

Type	Fritstående vinkøleskab/Fryseskab	Betjening:	FreshTouch-styring - display
Farve	Front i CleanSteel og sort glas	Miele@ home	Ja, forberedt - kræver ekstraudstyr
Antal hylde-udtræk	4 m. FlexiFrame og 5 fryseskuffer	Kapacitet Køl/Frys	150 L / 129 L
Komfort	2 vin temp. zoner, DynaCool, AirClean, LED belysning, Superfrost, SoftClose, NoFrost, IceMaker m. vandtilslut., Click2Open	Lydniveau	38 dB(A)
		Årligt forbrug	230 kWh
		Produktmål HxBxD	185x60x67,5 cm

OPVASKEMASKINER

PERFEKTE RESULTATER

Miele **Perfect GlassCare** rengør forsigtigt og skånsomt dit glasservice – ingen glaspest, kalkrander el. lign. Selv dine sarte, fine vinglas kan du rengøre i Miele opvaskemaskiner. Som den eneste producent af opvaskemaskiner, anbefaler **Riedel** eksklusivt Miele.

Programmet **QuickPowerWash** og Miele opvasketabs er præcist afstemt hinanden og udgør et unikt og uovervindeligt team, der giver enestående opvaskeresultater. På blot 58 minutter opnår du perfekte rengørings- og tørreresultater!

Med Miele **AutoOpen-tørring** bliver alt dit service – selv plastikserving – helt tørt. Når opvaskeprogrammet er slut, åbner døren på opvaskemaskinen automatisk. Med den specielle luftføring beskyttes bordpladen mod fugt.

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Ønsker du et grebsfrit køkken? Med **Knock2Open** åbner lågen automatisk, når du banker på den, og takket være **AutoClose** hjælper en motorfunktion med at lukke opvaskemaskinens dør automatisk og forsigtigt. Komfortabelt og elegant.

Udvalgte Miele opvaskemaskiner har **saltpåfyldning i døren**, hvilket gør det praktisk og nemt at fylde saltbeholderen op stående, når døren er halvt åben.

MIELE@HOME

Betjen din opvaskemaskine fra afstand.

På Miele@mobile-appen kan du vælge program, foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.

SKÅN MILJØET OG SPAR PENGE

Miele opvaskemaskiner er yderst energieffektive og fås i absolut bedste energiklasse – helt ned til -20 % under energiklasse A+++ . Enhver Miele opvaskemaskine kan tilsluttes varmt vand, hvorved strømforbruget kan reduceres med op til 40 % og programvarigheden med op til 9 % . Med Miele opvaskemaskiner kan du tilmed opnå perfekte resultater med et vandforbrug fra kun 6,5 l .

EcoFeedback giver dig overblik over dit forbrug. Forud for programstart får du en prognose for energiforbruget, så du kan skåne både miljøet og din pengepung.

Med **FlexiTimer** starter din intelligente opvaskemaskine automatisk, når strømmen er billigst. Har din opvaskemaskine **SmartStart**, behøver du ikke indtaste strømtaksterne manuelt. Sender dit energiforsynings-selskab signaler om strømtakster til hvidevarer, så fanger din opvaskemaskine signalet.



MAKSIMAL FLEKSIBILITET

ExtraComfort-kurvedesignet rummer mange ekstrafunktioner.

Du får en fleksibel 3D-bestikbakke+ (alternativt bestikkurv), ergonomiske kurvehåndtag, højdeindstillelig overkurv, fast spirrække i overkurven, MultiComfort-område i underkurven, fire spirrækker i underkurven samt to højdeindstillelige glasholdere i underkurven.

3D-bestikbakke+ giver ekstra fleksibilitet. Midterdelen kan sænkes og har knivholder, der kan klappes ned, så du får mere plads til stort bestik som fx salatbestik. Ved at forskyde venstre del af bestikbakken kan du oven i købet anbringe langstilkede glas i den øverste kurv.

Med **MaxiComfort**-kurvedesignet får du en eksklusivt indrettet opvaske-maskine med bl.a. kurvehåndtag i rustfrit stål, højdeindstillelige glasholdere i overkurv, nedklappelig spirrække i overkurven, breddeindstillelig kophylde til store kopper i overkurven, fire højdeindstillelige glasholdere i underkurven samt nedklappelig flaskeholder i underkurven.



G 4202 U

Lige panel, taster,
3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. Brillanthvid 9924230
Pris: 5.595,00

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+ (295 kWh/år) / 3.780 l vand/år
Lydniveau	48 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurv
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		



G 4212 U

Lige panel, taster,
3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. Brillanthvid 9926070
Pris: 5.595,00

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+ (299 kWh/år) / 3.780 l vand/år
Lydniveau	46 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurv
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		



G 4930 U

Lige panel, taster,
3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. Brillanthvid 10554740
Pris: 6.595,00

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A++ (266 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	45 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurv
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		



G 4930 SCU

Lige panel, taster,
3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. Brillanthvid 10554780
Pris: 6.945,00
M.-nr. CleanSteel 10554830
Pris: 7.945,00

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A++ (266 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	45 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, 3D-bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		



G 6000 SCU

Lige panel, taster,
3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. Brillanthvid 10555790
Pris: 8.295,00
M.-nr. CleanSteel 10555810
Pris: 9.195,00

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ (237 kWh/år) / 2.716 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraKomfort, 3D-bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		



G 6620 SCU

Lige panel, taster,
3-cifret digital visning (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 10365730
Pris: 8.945,00
M.-nr. CleanSteel 10365740
Pris: 9.895,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.716 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraKomfort, 3D-bestikbakke, 2 FlexCare-glassholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

**G 6720 SCU**

Lige panel, taster,
1-linjet tekstdisplay (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 10365810
Pris: 10.545,00
M.-nr. CleanSteel 10365820
Pris: 11.495,00

**G 6820 SCU**

Skråstillet panel, taster,
1-linjet tekstdisplay (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 10370350
Pris: 12.845,00
M.-nr. CleanSteel 10370380
Pris: 13.845,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 + 3 special / 14	Tilvalg	Kort, Besparende
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -20% (189 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A) - ned til 40 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, FlexiTimer
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-bestikbakke, 2 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 + 5 special / 14	Tilvalg	Kort, Besparende, Ekstra tør, Intensiv
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -20% (189 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 40 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, FlexiTimer / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose, saltpåfyldning i låge
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-bestikbakke+, 4 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

**G 6825 SCU XXL**

Skråstillet panel, taster,
1-linjet tekstdisplay (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 10365890
Pris: 13.345,00
M.-nr. CleanSteel 10365900
Pris: 14.345,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 + 5 special / 14	Tilvalg	Kort, Besparende, Ekstra tør, Intensiv
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -20% (189 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	42 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, FlexiTimer / SmartStart
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose, saltpåfyldning i låge
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-bestikbakke+, 4 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		



Vi tilbyder forskellige frontbeklædninger til vores integrerbare og fuldintegrerbare opvaskemaskiner. Se dine muligheder på side 132 i kataloget.

Til opvaskemaskiner til underbygning i normal højde tilbydes topplader, sidestykker og sokkel separat.

BEMÆRK! For information om topplader, sidestykker og sokkel, kontakt Miele reservedele.


OPVASKEMASKINER TIL UNDERBYGNING, 45 CM

miele.dk



G 4620 SCU

Lige panel, taster,
3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. Brillanthvid 10800280
Pris: 6.545,00



G 4722 SCU

Lige panel, taster,
3-cifret digital visning (hvid)
M.-nr. Brillanthvid 10800310
Pris: 8.295,00 M.-nr.
CleanSteel 10800320
Pris: 9.195,00

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+ (221 kWh/år) / 2.436 l vand/år
Lydniveau	46 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, Bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 45 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A++ (197 kWh/år) / 2.436 l vand/år
Lydniveau	46 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, Bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 45 x 57 cm		




G 6725 Sci XXL

Lige panel, taster,
1-linjet tekstdisplay (hvid)
M.-nr. CleanSteel 10365860
Pris: 13.345,00
M.-nr. Brillanthevid 10365850
Pris: 12.395,00
M.-nr. Obsidiansort 10365840
Pris: 12.395,00

QuickPowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 + 3 special / 14	Tilvalg	Kort, Besparende
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -20% (189 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A) - ned til 40 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, FlexiTimer
Resttid	Display	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-bestikbakke+, 2 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5 / +6) x 60 x 57 cm		





G 4263 Vi

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. 10273450
Pris: 7.545,00



G 4264 SCVi

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. 10273510
Pris: 7.995,00

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+ (299 kWh/år) / 3.780 l vand/år
Lydniveau	46 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurv
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+ (299 kWh/år) / 3.780 l vand/år
Lydniveau	46 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, Bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		



G 4268 SCVi XXL

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. 10273470
Pris: 8.445,00



G 4980 Vi

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. 10555760
Pris: 8.995,00

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+ (299 kWh/år) / 3.780 l vand/år
Lydniveau	46 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, Bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 13	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A++ (262 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	45 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, Bestikkurv
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		



G 4980 SCVi

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. 10555770
Pris: 9.245,00



G 4985 SCVi XXL

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. 10555780
Pris: 9.695,00

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A++ (262 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	45 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, 3D-bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		


Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	-
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A++ (262 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	45 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, 3D-bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

**G 6060 SCVi**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (gul)

M.-nr. 10556140

Pris: 10.995,00

**G 6065 SCVi XXL**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (gul)

M.-nr. 10556160

Pris: 11.495,00

Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ (237 kWh/år) / 2.716 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		


Quick-PowerWash	-	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ (237 kWh/år) / 2.716 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

**G 6660 SCVi**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (hvid)

M.-nr. 10365770

Pris: 11.545,00

**G 6665 SCVi XXL**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (hvid)

M.-nr. 10365780

Pris: 11.995,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.716 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-bestikbakke+, 2 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -10% (213 kWh/år) / 2.716 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-bestikbakke+, 2 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

**G 6670 SCVi**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (hvid)

M.-nr. 10365790

Pris: 11.545,00

**G 6675 SCVi XXL**

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (hvid)

M.-nr. 10365800


Pris: 11.995,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ (237 kWh/år) / 2.716 l vand/år
Lydniveau	41 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-bestikbakke+, 2 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 14	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ (237 kWh/år) / 2.716 l vand/år
Lydniveau	41 dB(A)	Ekstra økonomisk	-
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-bestikbakke+, 2 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

FULDINTEGRERBARE OPVASKEMASKINER, 60 CM


miele.dk



G 6760 SCVi



Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 10365870
Pris: 13.795,00



G 6765 SCVi XXL



Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 10365880
Pris: 14.245,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 + 3 special / 14	Tilvalg	Kort, Besparende
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -20% (189 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A) - ned til 40 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, FlexiTimer
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-bestikbakke+, 2 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 + 3 special / 14	Tilvalg	Kort, Besparende
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -20% (189 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	44 dB(A) - ned til 40 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, FlexiTimer
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	ExtraComfort, 3D-bestikbakke+, 2 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		



G 6860 SCVi



Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 10366010
Pris: 16.095,00



G 6865 SCVi XXL



Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 1-linjet tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 10365910
Pris: 16.545,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 + 5 special / 14	Tilvalg	Kort, Besparende, Ekstra tør, Intensiv
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -20% (189 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	41 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, FlexiTimer / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Saltpåfyldning i låge
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-bestikbakke+, 4 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 + 5 special / 14	Tilvalg	Kort, Besparende, Ekstra tør, Intensiv
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+++ -20% (189 kWh/år) / 2.772 l vand/år
Lydniveau	41 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra økonomisk	EcoFeedback, FlexiTimer / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose, Saltpåfyldning i låge
Belysning / netværk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-bestikbakke+, 4 FlexCare-glasholdere
Produktmål (HxBxD)	85 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		



G 6890 SCVi K20



Betjeningspanel i rustfrit stal,
taster, 1-linjet tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 10575750
Pris: 17.895,00



G 6895 SCVi XXL K20



Betjeningspanel i rustfrit stal,
taster, 1-linjet tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 10365920
Pris: 18.345,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-torring
Programmer / kuverter	5 + 5 special / 14	Tilvalg	Kort, Besparende, Ekstra tor, Intensiv
Opvaske- og torreevne	A	Forbrug	A+++ -20% (189 kWh/ar) / 2.772 l vand/ar
Lydniveau	41 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra o- nomisk	EcoFeedback, FlexiTimer / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	Knock2Open, AutoClose, Saltpafyldning i lage
Belysning / netverk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-bestikbakke+, 4 FlexCare-glasholdere
Produktmal (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-torring
Programmer / kuverter	5 + 5 special / 14	Tilvalg	Kort, Besparende, Ekstra tor, Intensiv
Opvaske- og torreevne	A	Forbrug	A+++ -20% (189 kWh/ar) / 2.772 l vand/ar
Lydniveau	41 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra o- nomisk	EcoFeedback, FlexiTimer / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	Knock2Open, AutoClose, Saltpafyldning i lage
Belysning / netverk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-bestikbakke+, 4 FlexCare-glasholdere
Produktmal (HxBxD)	85 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		



G 6997 SCVi XXL K20



Betjeningspanel i rustfrit stal,
touch pa metal, 2-linjet
tekstdisplay (hvid)
M.-nr. 10365940
Pris: 23.395,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-torring
Programmer / kuverter	5 + 7 special / 14	Tilvalg	Kort, Besparende, Ekstra tor, Intensiv
Opvaske- og torreevne	A	Forbrug	A+++ -20% (189 kWh/ar) / 2.772 l vand/ar
Lydniveau	41 dB(A) - ned til 38 dB(A)	Ekstra o- nomisk	EcoFeedback, FlexiTimer / SmartStart
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	Knock2Open, AutoClose, Saltpafyldning i lage
Belysning / netverk	BrilliantLight / Miele@home	Fleksibilitet	MaxiComfort, 3D-bestikbakke+, 4 FlexCare-glasholdere
Produktmal (HxBxD)	85 (-0,5 /+6) x 60 x 57 cm		

FULDINTEGRERBARE OPVASKEMASKINER, 45 CM

miele.dk



G 4680 SCVi

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (gul)
M.-nr. 10800300
Pris: 8.745,00



G 4782 SCVi

Betjeningspanel i rustfrit stål, taster, 3-cifret digital visning (hvid)
M.-nr. 10800330
Pris: 10.995,00

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A+ (221 kWh/år) / 2.436 l vand/år
Lydniveau	46 dB(A)	Ekstra økono-misk	-
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, Bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 45 x 57 cm		

Quick-PowerWash	•	Ekstra funktioner	Perfect GlassCare, AutoOpen-tørring
Programmer / kuverter	5 / 9	Tilvalg	Kort, Udskudt start
Opvaske- og tørreevne	A	Forbrug	A++ (197 kWh/år) / 2.436 l vand/år
Lydniveau	46 dB(A)	Ekstra økono-misk	-
Resttid	Optisk, akustisk	Komfort	ComfortClose
Belysning / netværk	- / -	Fleksibilitet	Komfort, Bestikbakke
Produktmål (HxBxD)	81 (-0,5 /+6) x 45 x 57 cm		



**PG 8130**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

**PG 8130 i**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

Placering	Fritstående – kan placeres under et bord	Sæbedoseringsanlæg	Mulighed for tilkobling af DOS G 80 ProfiLine
Leveres med	Frontplade, sideplade og topplade i brillant hvid	WiFi	Kan forbindelse med din mobile enhed via WiFiConn@ct
Opvaskeydelse	14 kuverter på kun 25 min. ved varmtvands tilslutning inkl. sluts skyl på over 80°C	Integreret	Kan leveres som en integreret model PG 8130 i
		Antal gange - pr. dag	Ideel til et opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag
Programmer	4	Funktioner	AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
Fødevar-estyrelsen	Opfylder anbefalingen om sluts skyl på over 80°C	Mål (HxBxD)	80,5x69,8x60 cm
Blødtvandsanlæg	Integreret for hårdhed op til 60 dH	Ei-tilslutning	3N AC 400V 50HZ

Placering	Fritstående friskvandsopvaske-maskine – kan placeres under et bord	Sæbedoseringsanlæg	Mulighed for tilkobling af DOS G 80 ProfiLine
Leveres med	Frontplade	WiFi	Kan forbindelse med din mobile enhed via WiFiConn@ct
Opvaskeydelse	14 kuverter på kun 25 min. ved varmtvands tilslutning inkl. sluts skyl på over 80°C	Integreret	Mulighed for stålplade til front.
		Antal gange - pr. dag	Ideel til et opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag
Programmer	4	Funktioner	AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
Fødevar-estyrelsen	Opfylder anbefalingen om sluts skyl på over 80°C	Mål (HxBxD)	80,5x69,8x60 cm
Blødtvandsanlæg	Integreret for hårdhed op til 60 dH	Ei-tilslutning	3N AC 400V 50HZ

**PG 8133**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

**PG 8059**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

Placering	Fuld integrerbar friskvandsopvaske-maskine	Sæbedoseringsanlæg	Mulighed for tilkobling af DOS G 80 ProfiLine
Leveres uden	Frontplade	WiFi	Kan forbindelse med din mobile enhed via WiFiConn@ct
Opvaskeydelse	14 kuverter på kun 25 min. ved varmtvands tilslutning inkl. sluts skyl på over 80°C	Front	Mulighed for stålplade til front.
		Antal gange pr. dag	Ideel til et opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag
Programmer	4	Funktioner	Har 3D bestikbakke og AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
Fødevar-estyrelsen	Opfylder anbefalingen om sluts skyl på over 80°C	Mål (HxBxD)	80,5x69,8x60 cm
Blødtvandsanlæg	Integreret for hårdhed op til 60 dH	Ei-tilslutning	3N AC 400V 50HZ

Placering	Fritstående friskvandsopvaske-maskine – kan placeres under et bord	Sæbedoseringsanlæg	Mulighed for tilkobling af DOS G 80 ProfiLine
Leveres uden	Frontplade	WiFi	Kan forbindelse med din mobile enhed via WiFiConn@ct
Opvaskeydelse	13 kuverter på kun 25 min. ved varmtvands tilslutning inkl. sluts skyl på over 80°C	Front	Mulighed for stålplade til front.
		Antal gange pr. dag	Ideel til et opvaskebehov på 2-3 gange pr. dag
Programmer	4	Funktioner	AutoOpen for hurtig og effektiv tørring
Fødevar-estyrelsen	Opfylder anbefalingen om sluts skyl på over 80°C	Mål (HxBxD)	80,5x69,8x60 cm
Blødtvandsanlæg	Integreret for hårdhed op til 60 dH	Ei-tilslutning	3N AC 400V 50HZ

VASKEMASKINER

*POWERWASH 2.0 – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med ***PowerWash 2.0** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan enten vælge at benytte Miele 2-fasesystem ***TwinDos**. **TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.



SKÅNSOM TØJBEHANDLING

***SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



SINGLEWASH

Perfekt vaskeprogram til dig på farten. Vask op til 1 kg tøj (fx 4 poloshirts) på kun 47 min. og spar samtidig op til 75 % af dit energiforbrug og op til 80 % af dit vandforbrug – lynhurtigt og uden at gå på kompromis med vaske kvaliteten. Valg mellem 7 forskellige **SingleWash** programmer

*CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye ***Miele Caps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaske-processen. Du kan vælge mellem 4 specialvaskemidler og 1 skyllemiddel.

AUTOCLEAN AF SÆBESKUFFEN

AutoClean-funktionen bliver aktiveret ved hver vask: Impuls-afskylning af begge kamre under tryk. Altid en ren sæbeskuffe uden merforbrug af vand.

VASKEMASKINER

miele.dk – læs meget mere om Miele vaskemaskiner



WDB 020 NDS

M.-nr. 10636030
Pris: 7.495,00



WDB 030 NDS

M.-nr. 10636040
Pris: 7.495,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 7 kg.
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	50/74 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	175 kWh/10340 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 7 kg.
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	50/74 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	175 kWh/10340 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCF 120 NDS

M.-nr. 10857820
Pris: 9.395,00



WCF 130 NDS

M.-nr. 10857830
Pris: 9.395,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 8 kg.
Betjening	ComfortSensor display - lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, Udglatning m. damp, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	48/73 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	176 kWh/9900 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 8 kg.
Betjening	ComfortSensor display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, Udglatning m. damp, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	48/73 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	176 kWh/9900 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCG 130 XL NDS

M.-nr. 10857920
Pris: 10.395,00




WCE 670 NDS

M.-nr. 10857780
Pris: 9.395,00


Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 9 kg.
Betjening	ComfortSensor display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, Udglatning m. damp, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	48/73 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	137 kWh/9900 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg.
Betjening	ComfortSensor display - skråt panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	TwinDos, CapDosing, ProfiEco motor, Udglatning m. damp, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	48/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	176 kWh/9900 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCE 320 NDS 
 M.-nr. 10857750
Pris: 9.395,00




WCE 330 NDS 
 M.-nr. 10857760
Pris: 9.395,00


Farve / Design	Lotusvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 8 kg.
Betjening	ComfortSensor display - lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	PowerWash 2.0, CapDosing, ProfiEcomotor, SingleWash, Udglatning m. damp, 24t startforvalg/resttid, QuickPowerWash	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	48/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	176 kWh/9900 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotusvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 8 kg.
Betjening	ComfortSensor display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	PowerWash 2.0, CapDosing, ProfiEcomotor, SingleWash, Udglatning m. damp, 24t startforvalg/resttid, QuickPowerWash	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	48/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	176 kWh/9900 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCI 330 XL NDS 
 M.-nr. 10857930
Pris: 11.995,00




WCR 770 XL WPS 
 M.-nr. 10999280
Pris: 13.495,00


Farve / Design	Lotusvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 9 kg.
Betjening	ComfortSensor display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	PowerWash 2.0, CapDosing, ProfiEcomotor, SingleWash, Udglatning m. damp, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	176 kWh/9900 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotusvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 9 kg.
Betjening	M-Touch display - Skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	TwinDos, PowerWash 2.0, CapDosing, ProfiEco-motor, Udglatning m. damp, Singlewash, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WCR 890 XL WPS 
 M.-nr. 10999310
Pris: 18.595,00



WWG 120 XL 
 M.-nr. 10858260
Pris: 10.395,00

Farve / Design	Lotusvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 9 kg.
Betjening	M-Touch display - Skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	TwinDos, PowerWash 2.0, CapDosing, SteamCare, Vaskeguide, ProfiEco-motor, LED-tromlebelysning, Singlewash, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotusvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 9 kg.
Betjening	ComfortSensor display - 5 gr. skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	CapDosing, ProfiEco-motor, Udglatning m. damp, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	48/73 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

VASKEMASKINER

miele.dk – læs meget mere om Miele vaskemaskiner



WWE 660 NDS 

M.-nr. 10858230
Pris: 9.395,00

- +++
- 8 kg
- TWIN DOS
- CAP DOSING
- MOBILE CONTROL

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 8 kg.
Betjening	ComfortSensor display - 5 gr. skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	TwinDos, CapDosing, ProfiEco-motor, Udglatning m. damp, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1400 omdr./min.
		Lydniveau	48/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WWR 880 XL WPS 

M.-nr. 10999330
Pris: 18.595,00

- +++
- 1-9 kg
- TWIN DOS
- POWER WASH 2.0
- CAP DOSING
- STEAM CARE
- MOBILE CONTROL

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 9 kg.
Betjening	M-Touch display - 5 gr. skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	TwinDos, PowerWash 2.0, CapDosing, SteamCare, Vaskeguide, ProfiEco-motor, LED-tromlebelysning, Singlewash, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WWV 980 Passion WPS 

M.-nr. 10999340
Pris: 21.495,00

- +++
- 1-9 kg
- TWIN DOS
- POWER WASH 2.0
- CAP DOSING
- STEAM CARE
- MOBILE CONTROL

Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 2.0 - 9 kg.
Betjening	M-Touch display - 5 gr. skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	TwinDos, PowerWash 2.0, CapDosing, SteamCare, Vaskeguide, ProfiEco-motor, LED-tromlebelysning, 3D-vægtsensor, Varmvandstilslutning, 24t startforvalg/resttid	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72 dB(A) ved vask/centrifugering
		Årligt forbrug	130 kWh/11000 liter
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



**PWM 507**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

**PWM 907**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

Kapacitet	7 kg	Programmer	Grund- og målgruppespecifikke
Betjening	Enkel via drejeknap og touch display	Funktioner	Forskudt starttid max 96 timer, optisk interface bl.a. til ajourføring af programmer m.m.
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys og 1.600 omdr./min	Søjle	Kan opstilles i søjle
G-faktor	704 og restfugtighed: 48 %	Automatisk sæbedosering	Kan tilsluttes
Sprog	29 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,5 cm
Programtid	Fra 49 min.	Eltilslutning	3N AC 400V 50 Hz – 10 A

Kapacitet	7 kg	Programmer	Grund- og målgruppespecifikke
Betjening	Enkel via full touch farve display	Funktioner	Forskudt starttid max 96 timer, optisk interface bl.a. til ajourføring af programmer, WIFI-Conn@ct m.m.
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys og 1.600 omdr./min	Søjle	Kan opstilles i søjle
G-faktor	704 og restfugtighed: 48 %	Automatisk sæbedosering	Kan tilsluttes
Sprog	32 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,5 cm
Programtid	Fra 49 min.	Eltilslutning	3N AC 400V 50 Hz – 10 A

**PWM 506
MopStar 60**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

Kapacitet	6 kg, antal mopper på 50 cm hhv. bomuld/mikrofiber – 27 stk./35 stk.	Programmer	Grundprogrammer, programmer til vask af rengøringstekstiler, ready-to-use programmer herunder efterbehandling og desinfektion
Betjening	Enkel via drejeknap og tekst display	Funktioner	Startforvalg max. 96 timer, forafvanding mopper, mikrofiber m.m.
Tromle	SoftCare-tromle	Søjle	Kan opstilles i søjle
Centrifugering	Max centrifugeringshastighed 1.400, variable centrifugeringshastigheder til forskellige restfugtigheder	Automatisk sæbedosering	Kan tilsluttes
Sprog	29	Mål (HxBxD)	85x59,5x72,5 cm
Programtid	49 min. Mop standard 60°C, KV	Eltilslutning	3N AC 400V 50 Hz – 10 A



VASKE-/TØRREMASKINER

*POWERWASH 2.0 – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med ***PowerWash 2.0** vasker op til 40 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A+++ og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi **Spin&Spray** giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

*TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan enten vælge at benytte Miele 2-fasesystem ***TwinDos. TwinDos** sørger for at tilsætte ***UltraPhase 1 og 2** på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere. Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50 %

Optimalt for dig der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. **SteamCare** løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

*EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.



SKÅNSOM TØJBEHANDLING

* **SoftCare-tromlens** enestående overfladestruktur gør, at der mellem tøjet og tromlevæggen opstår en vandfilm, som tøjet glider let henover. Resultatet er optimal skånsom vask og mindre slitage. Tøjafviseren forhindrer, at tøjet sætter sig fast i lugebælgen.



PERFECTDRY-FUNKTION

Det patenterede **PerfectDry**-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. **PerfectDry**-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørreprocessen. Giver op til 12 % tidsbesparelse og op til 12 % strømbesparelse.

QUICKPOWERWASH & DRY

Tid er for mange en vigtig faktor. Med Miele **QuickPower Wash & Dry** kan der virkelig spares tid på vask og tørring. Afhængig af model kan 4 kg. tøj vaskes og tørres på 2:45 timer. og 5 kg. på 3:15 timer.

* CAPDOSING

Kræver dit tøj specialbehandling, er de nye * **Miele Caps** en meget nem løsning. Du lægger dem ganske enkelt i skuffen til skyllemiddel. Herefter tilsætter maskinen automatisk vaskemidlet på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Du kan vælge mellem 4 specialvaskemidler og 1 skyllemiddel.

VASKE-TØRREMASKINER

miele.dk – læs meget mere om Miele vaske-tørremaskiner



WTF 130
WPM NDS
M.-nr. 10584540
Pris: 16.995,00



WTH 120
WPM NDS
M.-nr. 10584570
Pris: 19.995,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 7 kg Vask / 4 kg Tør
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Ja, forberedt til WifiConn@ct
Komfort	PowerWash 2.0, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Årligt forbrug	Vask: 0,93 kWh – Vask & tør: 4,48 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 7 kg Vask / 4 kg Tør
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele@home	Ja, forberedt til WifiConn@ct
Komfort	PowerWash 2.0, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Årligt forbrug	Vask: 0,93 kWh – Vask & tør: 4,48 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



WTZH 730
WPM NDS
M.-nr. 10584560
Pris: 23.495

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle - 8 kg Vask / 5 kg Tør
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Ja, WifiConn@ct
Komfort	PowerWash 2.0, QuickPowerWash, CapDosing, Tromlebelysning, TwinDos, PerfectDry, SteamCare, ProfiEco motor, 24t tidsvalg/resttid, Programmanager	Centrifugering	400-1600 omdr./min.
		Lydniveau	46/72/58 dB(A) ved vask/centrifugering/tørring
		Årligt forbrug	Vask: 1,10 kWh – Vask & tør: 5,36 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x71,4 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

NYHED

ULTRAPHASE SENSITIVE

Få et halvt års forbrug af Miele UltraPhase 1 & 2 med i købet.

Vælg mellem Classic og den nye svanemærkede variant: Sensitive.



Køb en Miele W1-vaskemaskine med TwinDos, og få et halvt årsforbrug af Miele flydende vaskemiddel UltraPhase 1 & 2 med i købet ved rettidig indløsning af det gavebevis, der ligger i maskinen.

Du får 4 x UltraPhase 1 og 3 x UltraPhase 2 til en værdi af kr. 770,-

Det første sæt ligger allerede i maskinen, når du køber vaskemaskinen.

TØRRETUMBLERE

SPECIALPROGRAMMER

Miele tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj – uanset materiale. Du finder en lang række specialprogrammer, der sikrer den helt korrekte behandling af dit dyrebare tøj. Tør Kashmir-uld, silke, undergardiner, Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, og opnå et perfekt resultat ved den mest nænsomme behandling.

STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluften. Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygingen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

ECOFEEEDBACK

Før programstart kan du aflæse det forventede energiforbrug, og efter programslut vises det præcise forbrug, som vil afhænge af vasketøjets sammensætning og tørhedsgrad. Desuden får du besked om tilsmudsningsgraden af frugfiltret, som bør holdes rent.



* PERFECTDRY-FUNKTION

Det patenterede **PerfectDry**-system måler konstant restfugtigheden i vasketøjet og sørger således for en præcis tørring – også ved forskellige vandkvaliteter. **PerfectDry**-systemet registrerer vandets ledningsevne og afstemmer det med tørreprocessen. Giver op til 12 % tidsbesparelse og op til 12 % strømbesparelse.

VARMEPUMPETUMBLERE

Varmepumpeteknologien genbruger den en gang opnåede varme igen og igen. Det gør Miele varmpumpe-tumblere særdeles billige i anvendelse – op til **50 % mere energibesparende** end almindelige kondensørretumblere. Miele varmpumpe-tumblere afgiver en minimal mængde kondens til omgivelserne. Det resulterer i et bedre indeklima.



* NY SOFTCARE-TROMLE

Miele tørretumblere med en kapacitet på helt **op til 9 kg** kan opfylde enhver husholdnings behov, og selv store stykker vasketøj som fx en hovedpude eller et sengetæppe kan uden problemer tørres i din Miele tørretumbler.

* FRAGRANCEDOS

Miele **duftflakoner** tilfører din personlige favoritduft, mens vasketøjet tørres. Vælg mellem 6 forskellige duftvarianter. Resultatet bliver behageligt friskt og naturligt duftende vasketøj i op til 4 uger.

* EMALJERET FRONT

Den emaljerede front findes kun hos Miele. Emaljen er slag- og ridsefast og bevarer sin hvide farve mange år frem i tiden.

TØRRETUMBLERE, AFTRÆK

miele.dk – læs meget mere om Miele tørretumblere



T 8302

M.-nr. 7002430

Pris: 6.995,00



T 8303

M.-nr. 7002440

Pris: 6.995,00

Farve / Design	Lotushvid - Classic	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-6 kg.
Betjening	Drejeknap - lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry LED-tromlebelysning	Dør kan vendes	Nej - Hvid luge uden glas
		Lydniveau	63 dB(A)
		Årligt forbrug	425 kWh
		Mål HxBxD	85x59,5x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - Classic	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-6 kg.
Betjening	Drejeknap - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry LED-tromlebelysning	Dør kan vendes	Nej - Hvid luge uden glas
		Lydniveau	63 dB(A)
		Årligt forbrug	425 kWh
		Mål HxBxD	85x59,5x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TØRRETUMBLERE, KONDENS



TDA 140 C NDS

M.-nr. 9932040

Pris: 6.995,00



TDA 150 C NDS

M.-nr. 9932050

Pris: 6.995,00

Farve / Design	Lotushvid - Classic	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-7 kg.
Betjening	Drejeknap og display - lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry LED-tromlebelysning Angivelse af resttid	Dør kan vendes	Nej - Hvid luge uden glas
		Lydniveau	63 dB(A)
		Årligt forbrug	494 kWh
		Mål HxBxD	85x59,5x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - Classic	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-7 kg.
Betjening	Drejeknap og display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry LED-tromlebelysning Angivelse af resttid	Dør kan vendes	Nej - Hvid luge uden glas
		Lydniveau	63 dB(A)
		Årligt forbrug	494 kWh
		Mål HxBxD	85x59,5x60 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TDB 220 WP Active NDS

M.-nr. 10753630
Pris: 7.895,00



TDB 230 WP Active NDS

M.-nr. 10753640
Pris: 7.895,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-7 kg.
Betjening	DirectSensor display - lige panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning FragranceDos 24t Tidsforvalg/Resttid	Dør kan vendes	Nej - Hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	211 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-7 kg.
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning FragranceDos 24t Tidsforvalg/Resttid	Dør kan vendes	Nej - Hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	211 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TCE 530 WP Active Plus NDS

M.-nr. 10753680
Pris: 9.395,00



TCH 630 XL WP

M.-nr. 11063150
Pris: 11.995,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-8 kg.
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning ProfiEco motor, FragranceDos 24t Tidsforvalg/Resttid	Dør kan vendes	Nej - Hvid luge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	171 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	DirectSensor display - skråt panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning ProfiEco motor, FragranceDos2 24t Tidsforvalg/Resttid	Dør kan vendes	Nej - Transparent luge
		Lydniveau	64 dB(A)
		Årligt forbrug	171 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TCJ 690 XL WP

M.-nr. 10999240
Pris: 13.995,00



TCR 870 XL WP

M.-nr. 10998940
Pris: 18.595,00

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	ComfortSensor display - skråt panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning ProfiEco motor, Steam-Finish FragranceDos2, EcoFeedback 24t Tidsforvalg/Resttid	Dør kan vendes	Nej - Transparent luge
		Lydniveau	64 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Farve / Design	Lotushvid - ChromeEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	M Touch display - skråt panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning ProfiEco motor, SteamFinish FragranceDos2, EcoFeedback 24t Tidsforvalg/Resttid	Dør kan vendes	Nej - Transparent luge
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

TØRRETUMBLERE, VARMEPUMPE

miele.dk – læs meget mere om Miele tørretumblere



TWE 520 WP
Active Plus
M.-nr. 10753690
Pris: 9.395,00



Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-8 kg.
Betjening	ComfortSensor display - 5 grader panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning FragranceDos 24t Tidsforvalg/Resttid	Dør kan vendes	Ja - Hvid låge uden glas
		Lydniveau	66 dB(A)
		Årligt forbrug	171 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TWH 620 XL WP
M.-nr. 11063190
Pris: 11.995,00



Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	DirectSensor display - 5 grader panel	Miele@home	Nej
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning FragranceDos2 24t Tidsforvalg/Resttid	Dør kan vendes	Ja - Transparent luger
		Lydniveau	64 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TWJ 680 XL WP
M.-nr. 10999260
Pris: 13.995,00



Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	ComfortSensor display - 5 grader panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning Profieco motor, SteamFinish FragranceDos2, EcoFeedback 24t Tidsforvalg/Resttid	Dør kan vendes	Ja - Transparent luger
		Lydniveau	64 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TWR 860 XL WP
M.-nr. 10998950
Pris: 18.595,00



Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	M Touch display - 5 grader panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning Tørreguide, Profieco motor SteamFinish, FragranceDos2 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoFeedback	Dør kan vendes	Ja - Transparent luger
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	193 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)



TWV 680 XL WP
M.-nr. 10998960
Pris: 21.495,00



Farve / Design	Lotushvid - WhiteEdition	Tromle / kapacitet	SoftCaretromle 1-9 kg.
Betjening	M Touch display - 5 grader panel	Miele@home	Ja - WifiConn@ct
Komfort	PerfectDry, LED-tromlebelysning Tørreguide, Profieco motor SteamFinish, FragranceDos2 24t Tidsforvalg/Resttid, EcoFeedback	Dør kan vendes	Ja - Transparent luger
		Lydniveau	62 dB(A)
		Årligt forbrug	174 kWh
		Mål HxBxD	85x59,6x63,6 cm (inkl. 2 cm afstand til væg)

Der medfølger et gavebevis eller værdikupon ved køb af produktet.

**PDR 507 HP**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

**PDR 908 HP**

Kontakt Miele
Professional på
tlf. 4327 1510 for
nærmere information

Kapacitet	7 kg	Programmer	Grund- og målgruppespecifikke samt tidsstyrede
Betjening	Enkel via drejeknap og touch display	Opvarmningstype	Varmepumpeteknologi der reducerer energiforbruget og dermed CO ₂ -udledningen med 50 % sammenlignet med tilsvarende el opvarmet
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys under fyldning og tørring	Søjle	Kan opstilles i søjle
Funktioner	Skånefunktion til tørring af sarte tekstiler, PerfectDry restfugtighedsmåling m.m.	Funktioner	Resttidsprognose, forskudt start og anti-krøl automatik, enkel installation uden behov for aftræk
Sprog	29 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,7 cm
Programtid	Fra 57 min.	Eltilslutning	1N AC 220 – 230V 50 Hz – 10 A

Kapacitet	8 kg	Programmer	Grund- og målgruppespecifikke samt tidsstyrede
Betjening	Enkel via drejeknap og touch display	Opvarmningstype	Varmepumpeteknologi der reducerer energiforbruget og dermed CO ₂ -udledningen med 50 % sammenlignet med tilsvarende el opvarmet
Tromle og centrifugering	SoftCare-tromle med lys under fyldning og tørring	Søjle	Kan opstilles i søjle
Funktioner	Skånefunktion til tørring af sarte tekstiler, PerfectDry restfugtighedsmåling, WIFIconn@ct ift Miele app m.m.	Funktioner	Resttidsprognose, forskudt start og anti-krøl automatik, enkel installation uden behov for aftræk
Sprog	32 sprog	Mål: HxBxD	85x59,5x72,7 cm
Programtid	Fra 57 min.	Eltilslutning	1N AC 220 – 230V 50 Hz – 10 A



STRYGERULLER

DAMPFUNKTION

Denne funktion muliggør stryging med damp. Den "dobbelte vandbeholder" sørger for hurtig dampfremstilling, en jævn dampfordeling på hele strygeoverfladen og op til 40 minutters stryging med damp (med én enkelt påfyldning). En LED-lampe viser rettidigt, når vandbeholderen skal fyldes op. Anvendes med postevand.



TEKSTIL TILPASSET TEMPERATURVALG

Optimal varmfordeling gennem tre varmeelementer. Varmeydelsen kan indstilles i henhold til vaskemærkerne i tekstilerne, hvilket skåner fibre. De tre varmeelementer fordeler varmen over hele overfladen. Dette sikrer de bedste mulige strygeresultater.

HØJT PRESSETRYK

Under strygingen trykkes strygearmen ned på strygevalsen med et pressetryk på 0,35 N/cm². For at skabe et lignende tryk ved manuel stryging ville man skulle trykke strygejernets ned på strygebrættet med en konstant vægt på ca. 7 kg. Til de bedste mulige strygeresultater med mindst muligt arbejde.

FASHIONMASTER

DAMP

Dampen gør forskellen. Med et damptryk på op til 4 bar og en konstant dampmængde på 100 g/min opnår du strygeoplevelser i professionel kvalitet med FashionMaster. Den tørre damp gennemtrænger selv de tykkeste materialer og reducerer hermed strygetiden. Du kan vælge, om du vil anvende dampstød eller konstant damp direkte på strygejernnet ved et tryk på dampstasten.



STEAMER

Du kan nemt komme af med grimme krøller og folder i jakker, blazere, aftenkjoler eller gardiner ved hjælp af steameren. Den vejer kun halvt så meget som strygejernnet men har samme damptryk og dermed samme dampmængde. Den praktiske børstetkrans får tekstilfibrene til at rejse sig med perfekt afstand. Steameren kan ligeledes anvendes, mens FashionMaster er klappet sammen for at spare plads.

1-2-LIFT-SYSTEM

To bevægelser – let og hurtigt! Med det patenterede 1-2-lift-system kan hele udstyret bestående af strygejern, dampgenerator og strygebord opstilles med få arbejdsstrin. Lås op, og lad strygebordet glide op i vandret position – næsten som ved et trylleslag. FashionMaster glatter ikke blot tøjet men skåner også din ryg!*

AKTIVT STRYGEBOARD

Strygebordet hjælper dig aktivt med tre intelligente funktioner ved stryging. Blæserfunktionen sørger for meget blød stryging, udsugningsfunktionen medfører en intensiv dampanvendelse. Med dampknappen på strygejernnet starter blæse- eller sugefunktionen i strygebordet, og den slukkes automatisk i strygepauserne. Hukommelsesfunktionen gemmer den seneste indstilling og starter igen ved næste anvendelse af damp.

STRYGERULLER OG FASHIONMASTER

miele.dk – læs meget mere om Miele strygeruller



B 990

M.-nr. 7246550
Pris: 12.495,00

Farve	Lotushvid	Varmelegeme	3
Model	Fristående, sammenklappelig	Damp / vandtank	Nej/ -
Valsehastighed:	Elektronisk regulerbar i 5 trin	Arbejdstid / tank	-
Valsefriløb	Ja	Strygesålsbredde	83 cm
Komfort	Fralægningsbord Elektrisk fodkontakt	Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm



B 995

M.-nr. 7222780
Pris: 13.995,00

Farve	Lotushvid	Varmelegeme	3
Model	Fristående, sammenklappelig	Damp / vandtank	Ja/0,8L
Valsehastighed	Elektronisk regulerbar i 5 trin	Arbejdstid / tank	40 min.
Valsefriløb	Ja	Strygesålsbredde	83 cm
Komfort	Fralægningsbord Elektrisk fodkontakt	Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm



B 3847

M.-nr. 10546530
Pris: 16.295,00

Farve	Lotushvid	Sammenklappelig	Ja, 1-2 Liftsystem
Model	Fristående Strygesystem	Højdejustering	Ja, trinløs
Strygesål	SoftCare, patenteret	Blæser	2 Blæsertrin, Blæse-/sugefunktion
Komfort	Cool Down & Auto off-funktion, Separat non stick sål, Steamer Varmebestandigt strygebetræk	Damptryk	4,0 bar fra 1,25 L vandbeholder
		Mål i brug	HxBxD 96x98,5x38 cm
		Mål sammenslået	HxBxD 105,5x50x38 cm





Original bageplade HBB 71

Til bagning af småkager og tynde kager

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne (til stegning og bagning på flere ribber i ovnen på samme tid)
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til ovne med 76 l ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9519820

Pris: 495,00



Original bradepande HUBB 71/91

Ideel når du skal bage kager med et tykt lag på toppen

- Som drypbakke til kødsaft eller fedt fra stegning og grill
- Brug en HGBB grill- og stegerist til at lægge ovenpå, når du steger
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overflade

HUBB 71 til ovne med 76 l ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9519840

Pris: 595,00

HUBB 91 til 90 cm bred ovn

M.-nr. 9520680

Pris: 1.295,00



Gourmet-bageplade med huller HBBL 71

Til sprøde kager, boller, pommestruer, småkager og pizza med sprød skorpe

- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes direkte på ribberne
- Særdeles nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Passer til ovne med 76 l ovnrum og til DGC XL/XXL

M.-nr. 9520620

Pris: 595,00



*Miele originale
bage- og stegeriste*

Miele ovne og dampovne leveres med en bage- og stegerist.

Hvis du bruger din ovn i langt større omfang og bager og steger på flere ribber på samme tid, kan du få ekstra riste til din ovn.

Miele riste kan bruges som underlag til bageforme, men er også ideelle, når du skal stege eller grille pølser og kød.

De passer perfekt sammen med Miele bradepander, så fedt kan opsamles.



**Bage- og stegerist
HBBR 71**

Underlag til bageforme og Gourmetfade

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Særdeles nem rengøring
- Til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9524950

Pris: 450,00




**Bage- og stegerist med PyroFit
HBBR 72**

Underlag til bageforme og Gourmetfade

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem, automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til ovne med 76 l ovnrum

M.-nr. 9520640

Pris: 595,00



**Bage- og stegerist
HBBR 92**

Underlag til bageforme og Gourmetfade

- Ideel til grill direkte på risten
- Passer perfekt til Miele bageplader/ drypbakker, hvor kødsaften kan opsamles
- Passer til FlexiClip-udtræk eller kan anbringes på ribberne
- Nem automatisk rengøring. Lad risten sidde i ovnen under pyrolysen
- Til 90 cm brede ovn

M.-nr. 9520700

Pris: 1.195,00



**Gourmet-bagesten
HBS 60**

Til at opnå samme resultat, som i en stenovn.

- Til at bage pizza, brød, boller, blinis og snacks
- Som varmeplade på bordet holder den varmen i op til 25 minutter
- Høj kontaktvarme udnytter energien bedre og mere effektivt
- Meget let at rengøre takket være den specielle overflade
- Bagestenen er en glaseret ildfast sten – inkl. bagestenspalette og opskriftshæfte
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 5382220

Pris: 1.395,00



**Pizza-/tærteform
HBF 27-1**

Til at opnå samme resultat, som i en stenovn.

- Til at bage pizza, brød, boller, blinis og snacks
- Som varmeplade på bordet holder den varmen i op til 25 minutter
- Høj kontaktvarme udnytter energien bedre og mere effektivt
- Meget let at rengøre takket være den specielle overflade
- Bagestenen er en glaseret ildfast sten – inkl. bagestenspalette og opskriftshæfte
- Ikke til brug i ovne med mikrobølger eller dampovne

M.-nr. 9520720

Pris: 375,00



**Pizza-/tærteform med huller
HBFP 27-1**

Til at bage sprøde pizzaer og tærter med Klimaprogram

- Ideel til bagning af rundstykker, briocher, croissants, pizzaer og tærter
- Optimal dampfordeling ved Klimaprogram via huller
- Non stick-overflade, særlig skærefast takket være PerfectClean
- Bagepapir eller smøring ikke nødvendig
- 27 cm i diameter – skal stilles på en rist

M.-nr. 10116800

Pris: 395,00

Miele originale grill- og stegeindsatser

Miele grill- og stegeindsats placeres helt enkelt oven på Miele bradepande, når du skal grille eller stege. Den er ideel til at opsamle kødssaft. Grill- og stegeindsatsen forhindrer til gengæld, at kødssaften brænder på. Saften kan bruges til at lave lækker sauce. Miele grill- og stegeindsats beskytter også din ovn mod fedtstænk, hvilket gør rengøringen af ovnen meget nemmere.

FlexiClip-udtræk

Udtræk gør det muligt at tage bageplader, bage- og stegeriste og Gourmet-fade ud af ovnen, uden at de tipper.

Så kan du dyppe eller vende en steg uden for den varme ovn uden at risikere at brænde dig.

Du kan også nemt anbringe bradepander, bageplader, riste og Gourmet-fade direkte på FlexiClip-udtræk på forskellige ribber.

Der kan indsættes op til 3 sæt FlexiClip udtræk i ovnen på samme tid (=3 ribber).



Grill- og stegeindsats HBBB 71 / HBBB 91

Ideel når du skal stege og grille

- Passer perfekt sammen med en HUBB 71 / 91 bradepande
- Rillerne i pladen gør, at pizza altid får en dejlig sprød bund
- Kødssaft og fedt brænder ikke fast på overfladen; god til lækker sauce
- Beskytter mod fedtstænk, reducerer (behovet for) rengøringsarbejdet

HBBB 71 til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520630

Pris: 595,00

HBBB 91 til 90 cm bred ovn

M.-nr. 9520690

Pris: 1.195,00



FlexiClip-udtræk HFC 70 / HFC 70-C

Så du kan bruge flere ribber i ovnen på samme tid

- Så du kan flytte bageplader/riste til andre ribber
- Nem adgang til bageplader og riste på hver enkelt ribbe
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen
- Op til 3 sæt, til eftermontering

HFC 70 til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520650

Pris: 925,00

HFC 70-C til H 2265-1 B(P) og H 2267-1 B(P)

M.-nr. 10581490

Pris: 1.025,00



FlexiClip-udtræk HFC 72 / HFC 92

Med PyroFit-overfladebehandling

- Så du kan bruge flere ribber i ovnen på samme tid
- Nem adgang til bageplader og riste på hvert enkelt ribbe
- Så du kan flytte bageplader/riste til andre ribber
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen

HFC 72 til ovne med 76 l ovnrum og Pyrolyse

M.-nr. 9520670

Pris: 1.295,00

HFC 92 til 90 cm bred ovn

M.-nr. 9520710

Pris: 1.495,00



FlexiClip-udtræk HFC 71

Med PerfectClean til nem rengøring

- Så du kan bruge flere ribber i ovnen på samme tid
- Nem adgang til bageplader og riste på hver enkelt ribbe
- Så du kan flytte bageplader/riste til andre ribber
- Nem at fastgøre på ribberne i ovnen

Til ovne med 76 l ovnrum samt DGC XL/XXL

M.-nr. 9520660

Pris: 1.195,00



Gourmet-fad HUB 5000-M

Maks. kapacitet ca. 5 kg

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x26,8x8,6 cm
 - Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
 - Nem at rengøre takket være den specielle non stick-overflade
 - Kan bruges i ovne og på kogeplader med undtagelse af induktionskogeplader og gaskogeplader
 - Uden HBD 60-22 låg (se de øvrige tilbehør)
- Passer til ovne med 76 l ovnrum
M.-nr. 10314250 **Pris: 1.195,00**



Gourmet-fad til induktion HUB 5001-M

Bunden af dette fad er også velegnet til induktionskogeplader.

- Har samme kapacitet og mål som HUB 5000-M.
 - Passer til ovne med 76 l ovnrum
- M.-nr. 10314270 **Pris: 1.695,00**



Gourmet-fad til induktion HUB 5001-XL

Maks. kapacitet ca. 8 kg.

- Udvendige mål: BxDxH 44,8x38,6x8,6 cm.
 - Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt.
 - Nem at rengøre takket være den specielle non stick-overflade
 - Kan bruges i ovne og på kogeplader, induktionskogeplader og gas-kogeplader
 - Uden HBD 60-35 låg.
- Passer til ovne med 76 l ovnrum
M.-nr. 10314310 **Pris: 1.995,00**



Låg til Gourmet-fad HBD 60-22

Til Miele Gourmetfad HUB 61-22, 62-22, 5000 M og 5001 M.

- Leveres ikke med Gourmetfad
 - Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål
 - Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill
- M.-nr. 5136950 **Pris: 695,00**



Låg til Gourmet-fad HBD 60-35

Til Miele HUB 61-35 og HUB 5000 XL Gourmetfade.

- Leveres ikke med Gourmetfad.
 - Fremstillet af førsteklasses rustfrit stål.
 - Ikke egnet til ovne med mikrobølger eller til grill.
- M.-nr. 5136960 **Pris: 795,00**



Skærebræt DGSB 1

Med to riller, f.eks. fad til dampning eller et universalfad.

- Inkl. to fade til dampning: DGGL 8 fad med huller og drypbakke, 2 cm dybe
 - Fremstillet af olieret bøgetræ med førsteklasses skridsikre silikonefødder
 - Med en bred saftrende, som er nem at rengøre
- M.-nr. 7690220 **Pris: 1.195,00**



Afdækningsliste HKL 60

Panel til at skjule kanter på køkkenelementer imellem Miele produkter når de er installeret i lodret kombination.

- M.-nr. 7114780 Rustfrit stål **Pris: 315,00**
- M.-nr. 5165170 Obsidiansort **Pris: 275,00**
- M.-nr. 10410570 Grafitgrå **Pris: 375,00**



Afdækningsliste til Gourmet-varmeskuffer ESWKL 60 TFSW

Sort afdækningsliste til at skjule smal stålkant på Miele gourmet-varmeskuffer, når en sort Gourmet-varmeskuffe monteres under oven.

- Kun til ESW 7xxx
- M.-nr. 11179710 **Pris: 395,00**



Montageplade ENB 1060

Montageplade til optimal afstand mellem Miele-indbygningsprodukter

- Inkl. skruer og skabelon
- M.-nr. 10810730 **Pris: 525,00**



Miele
INDUCTION



Fad uden huller til dampovn DGG 2

Kapacitet: 2,5 l, nyttekapacitet: 2,0 l

- Udvendige mål BxDxH: 325x176x60 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5001390

Pris: 175,00



Fad uden huller til dampovn DGG 7

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 2,8 l

- Udvendige mål BxDxH: 325x176x100 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019361

Pris: 225,00



Fad uden huller til dampovn DGG 3

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 3,1 l

- Udvendige mål BxDxH: 325x265x65 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5001400

Pris: 225,00



Fad med huller til dampovn DGGL 1

Kapacitet: 1,5 l, nyttekapacitet: 0,9 l

- BxDxH: 325x176x40 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5001370

Pris: 195,00



Fad med huller til dampovn DGGL 5

Kapacitet: 2,5 l, nyttekapacitet: 2,0 l

- BxDxH: 325x176x60 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 8019293

Pris: 225,00



Fad med huller til dampovn DGGL 4

Kapacitet: 4,0 l, nyttekapacitet: 3,1 l

- BxDxH: 325x265x60 mm
- Fremstillet af rustfrit stål, overfladebehandlet, tykkelse 0,6 mm
- Professionelt tilbehør produceret i Europa

M.-nr. 5379570

Pris: 295,00





Serveringsfad til dampovnsfade DGSE1

- Dampovnsfadet kan anbringes direkte i serveringsfadet
 - Fadet kan forvarmes i Miele ovne eller Miele Gourmet-varmeskuffer. Porcelænet bevarer varmen og holder retten varm betydeligt længere.
 - Serveringsfadet består af glaseret porcelæn i høj kvalitet med låg inkl. håndtag og åbning til serveringsbestik.
 - Passer til Miele dampovnsfad DGG 2 uden huller samt til Miele dampovnsfad DGGL 1.
 - Kan også anvendes som gratinform i Miele ovne ved maks. 230° C eller til langtidsstegning
- M.-nr. 9438520 **Pris: 895,00**



Låg i rustfrit stål med greb DGD 1/3

- Til fade til dampovne.
- Udvendige mål BxD: 325x176 mm
 - Fremstillet af rustfrit stål
 - Passer til DGG 2 og DGG 7
- M.-nr. 8109071 **Pris: 85,00**



Låg i rustfrit stål med greb DGD 1/2

- Til fade til dampovne.
- Udvendige mål BxD: 325x265 mm
 - Fremstillet af rustfrit stål
 - Passer til DGG 3
- M.-nr. 7623900 **Pris: 155,00**



Vakuumpose (small) VB 1828

- Miele vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ polyamid (PE/PA). De er fødevegodkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.
- Anvendelse:
- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
 - Marinering og portionsopdeling af mad
 - Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
 - Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
 - 90 µm tykke og rivefaste.
 - Indhold: 50 stk.
- M.-nr. 10380620 **Pris: 249,00**



Vakuumpose (large) VB 2435

- Miele vakuumposer er fremstillet i polyethylen/ polyamid (PE/PA). De er fødevegodkendte, afgiver hverken smag eller lugt og er modstandsdygtige over for varme, kulde, syre, fedt og alkohol.
- Anvendelse:
- Forberedelse til sous-vide-tilberedning
 - Marinering og portionsopdeling af mad
 - Forlængelse af holdbarheden af fødevarer
 - Tæt emballering til sauce, skysauce, marinader og marinerede retter
 - 90 µm tykke og rivefaste.
 - Indhold: 50 stk.
- M.-nr. 10380630 **Pris: 289,00**






DGG 1/2 - 40 L
dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168200

Pris: 175,00



DGGL 1/2 - 40 L
dampovnsfad med huller

- Kapacitet: 2,0 liter, nominal kapacitet: 1,4 liter
- BxDxH: 375x197x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168190

Pris: 175,00



DGG 1/2 - 80 L
dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 4,1 liter, nominal kapacitet: 3,5 liter
- BxDxH: 375x197x80 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger!

M.-nr. 10168230

Pris: 199,00



DGGL 1/1 - 40 L
dampovnsfad med huller

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170300

Pris: 275,00



DGG 1/1 - 40 L
dampovnsfad uden huller

- Kapacitet: 4,0 liter, nominal kapacitet: 3,4 liter
- BxDxH: 375x394x40 mm
- Må ikke anvendes til mikrobølger

M.-nr. 10170290

Pris: 275,00





Miele kaffebønner Black Edition - Decaf

- Den ideelle all-rounder kaffebønne u. koffein til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Fjernelse af koffein gennem en mild, biologisk proces
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele espressomaskiner
- Fyldig og afbalanceret smag med lidt frugtagtige toner
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029840

Pris: 199,95



Miele kaffebønner Black Edition - Café crema

- Ideel til kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele espressomaskiner
- Fyldig smag med diskret blomster- og frugtagtig karakter
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029350

Pris: 199,95



Miele serveringskande

- Miele serveringskande 1,0 l til Miele espresso-maskine CVA og CM med kandefunktion.
- Rustfrit, poleret stål i høj kvalitet
 - Brudsikker Toptherm vakuum-isoleret indsats
 - Direkte brygning uden omfyldning fra espressomaskinen til kanden
 - Nem rengøring med fuldt aftageligt låg
 - Komfortabelt aroma-skydelåg

M.-nr. 10694310

Pris: 795,00



Miele kaffebønner Black Edition - One for all

- Den ideelle all-rounder kaffebønne til espresso, kaffe og kaffespecialiteter med mælk
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede sydamerikanske Arabica-bønner
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele espressomaskiner
- Blød og cremet aroma med en subtil syrlighed og diskrete frugtagtige toner
- Fyldig og afbalanceret intensitet
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11030080

Pris: 199,95



MB-CM Mælkebeholder

Termomælkebeholder i rustfrit stål - kapacitet 0,5 l. Passer til Miele espresso-maskiner CM5, CM6 og CM7.

- Holder mælken frisk og kold i længere tid.
- Kold mælk er en vigtig forudsætning for fremstilling af fin, cremet og fast mælkeskum.
- Mælkebeholderen fra Miele er let at anvende og rengøre.

M.-nr. 10859920

Pris: 445,00



Miele kaffebønner Black Edition - Espresso

- Ideel til espresso
- Udsøgt blanding af de fineste, håndplukkede Arabica-bønner fra Sydamerika (80 %) og Robusta-bønner fra Indien (20 %)
- Udviklet og skånsomt ristet eksklusivt til Miele espressomaskiner
- Blød, krydret aroma med toner af chokolade
- Intens og kraftig smag
- Fairtrade og bio-certificeret DE-ÖKO-001, ikke-EU-landbrug
- Indhold: 4 x 250 g hele bønner

M.-nr. 11029600

Pris: 199,95



MB-CVA 7000 Mælkebeholder

Mælkebeholder i glas til Miele espressomaskiner til indbygning. Passer til Miele CVA 7000 serien.

M.-nr. 11234120

Pris: 699,00



littala kasserolle KMSK 1615-1

- Stålkasserolle med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 15 cm (foroven 16 cm)
- Volumen: 1,5 l
- Kan anvendes på glaskeramiske-, induktions- og gaskogeplader
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 m. 4 stk.

M.-nr. 10735810

Pris: 499,00



littala gryde KMKT 1825-1

- Gryde i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 15,5 cm (foroven 18 cm)
- Volumen: 2,5 l
- Kan anvendes på glaskeramiske-, induktions- og gaskogeplader
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 m. 4 stk.

M.-nr. 10735800

Pris: 599,00



littala gryde KMKT 2040-1

- Gryde i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 18,5 cm (foroven 20 cm)
- Volumen: 4,0 l
- Kan anvendes på glaskeramiske-, induktions- og gaskogeplader
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 m. 4 stk.

M.-nr. 10735790

Pris: 699,00



littala gryde KMKT 2460-1

- Gryde i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Bundens diameter er 22,2 cm (foroven 24 cm)
- Volumen: 6,0 l
- Kan anvendes på glaskeramiske-, induktions- og gaskogeplader

M.-nr. 10735780

Pris: 899,00



littala stegepande KMBP 2800-1

- Stegepande i matbørstet stål med førsteklasses flerlagsbund
- Med førsteklasses non stick-overflade
- Bundens diameter er 22 cm (foroven 28 cm)
- Fås også i grydesættet KMTS 5704-1 m. 4 stk.

M.-nr. 10461240

Pris: 599,00



Fugekit til kogeplader

Fugekit til kogeplader, sort

- Inkl. fugepinde

M.-nr. 99000394

Pris: 315,00



Gourmet-grillplade

- Transformer din Miele PowerFlex-induktionszone til en førsteklasses grill
- Fremstillet i helstøbt aluminium, håndstøbt
- Optimal varmfordeling
- Fedtfattig madlavning og nem rengøring takket være den specielle non stick-overflade
- Fire små silikonepuder under grillpladen sikrer, at grillpladen står fast på kogepladen


M.-nr. 10009310

Pris: 1.495,00



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B


0 1 2 3 B



Stort udvalg og fleksibilitet

Til maksimal fleksibilitet og enkel montering tilbyder vi et stort udvalg af kanaldele, der alle sikrer, at bordemfanget yder en optimal udsugnings-effekt. Alle dele er gensidigt kompatible og af hvid, brændhæmmende plast (brandbeskyttelsesklasse B1 og godkendt efter nålflammetest).


Til sikker forbindelse af de enkelte elementer anvendes medfølgende tætningsbånd.



**Fladkanal
DFK-R 1000**

- Lige stykke
M.-nr. 10811340


Pris: 275,00



**Samlestykke, Fladkanal
DFK-V**

- Forbinder lige fladkanaldele
M.-nr. 10811360


Pris: 150,00



**Fladkanalbue
DFK-BH 90**

- Horizontal bue 90°
M.-nr. 10811390


Pris: 275,00



**Fladkanalbue
DFK-BV 90**

- Vertikal bue 90°
M.-nr. 10811410


Pris: 275,00



**Fladkanal Adapter
DFK-A**

- Adapter flad – rund
M.-nr. 10811430


Pris: 275,00



**Fladkanal Adapter
DFK-A 90**

- Adapter flad – rund 90°
M.-nr. 10811440


Pris: 275,00



**Fladkanalbue
DFK-BH 45**

- Horizontal bue 45°
M.-nr. 10811450


Pris: 275,00



**Fladkanalbue
DFK-BH 15**

- Horizontal bue 15°
M.-nr. 10811460

Pris: 225,00



**Fladkanalbue
DFK-BVK 90**

- Vertikal bue 90°
M.-nr. 10811470







Pris: 275,00












**Tætningsbånd
DFK-DB**

- Til Miele fladkanalsystem DFK
- Til tætning af overgangene mellem fladkanaldele
- Farve: Hvid
- Længde: 10 m
- M.-nr. 10820390

Pris: 75,00

STANDARDSÆT TIL RECIRKULATION			
Antal	Type	Pris	M.-nr.
2	DFK-R1000	275,00	M.-nr. 10811340
			
2	DFK-BV 90	275,00	M.-nr. 10811410
			
1	DFK-BH 90	275,00	M.-nr. 10811390
			
1	DFK-V	150,00	M.-nr. 10811360
			
1	DFK-DB	75,00	M.-nr. 10820390
			
1	DUU-1000-2	2.695,00	M.-nr. 11207310
			
SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 99003380 4.295,00			

STANDARDSÆT TIL FRIT AFTRÆK			
Antal	Type	Pris	M.-nr.
2	DFK-R1000	275,00	M.-nr. 10811340
			
2	DFK-BV 90	275,00	M.-nr. 10811410
			
1	DFK-BH 90	275,00	M.-nr. 10811390
			
1	DFK-A	275,00	M.-nr. 10811430
			
1	DFK-DB	75,00	M.-nr. 10820390
			
1	DMK 150-1	1.495,00	M.-nr. 11258630
			
SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 99003390 3.220,00			





**Monteringsliste
CSZL 7000**

Til samling af flere SmartLine-elementer i en udskæring

- Ved montering af flere elementer direkte ved siden af hinanden
- Inklusive klemfjedre til fastgørelse af CSDA 7000 FL i udskæringen

M.-nr. 10690630

Pris: 395,00



**FlameGuard
CSFG 7000**

Til montering af flere SmartLine gaselementer med centreret bordemfang

- Forhindrer indsugning af gasflamme i bordemfang

M.-nr. 10790580

Pris: 1.095,00



**Wi-fi-kommunikationsmodul
XKM 3100 W**

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele produkt

M.-nr. 10441480

Pris: 749,00



**Wi-fi-kommunikationsmodul
XKS 3100 W**

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele produkt

Til køle-/fryseskabe i K 20.000-serien

M.-nr. 10569090

Pris: 595,00



**Wi-fi-kommunikationsmodul
XKS 3130 W**

Wi-fi-modul til kommunikation mellem mobilenheder og Miele produkt

Til køle/fryseskabe i 30.000-serien

M.-nr. 10810750

Pris: 595,00



**Edding penne til
BlackBoard – køle-/fryseskabe**

Skriv i farver på dit Miele BlackBoard – køle-/fryseskab

- Sæt med 5 stk.
- Lyse farver – 2-3 mm skrivebredde
- Vand og kalkbaseret
- Fjernes nemt – evt. med Miele glaskeramisk rens og en mikrofiberklud

M.-nr. 10547670

Pris: 175,00

SPECIALFREMSTILLING AF VÆGEMHÆTTER

TILLÆGSPRISER SPECIALFREMSTILLEDE VÆGEMHÆTTER

DA 7090 W kan ikke forlænges/afkortes

BESTILLING AF KOMPLET EMHÆTTE TIL SPECIALMÅL

Forlængelse af skorstensrør:	Pris
Ekstra længde op til 800 mm	1.595,00
Ekstra længde op til 801-1400 mm (skorstensrør og teleskop maks. 1230 mm)	2.895,00
Ekstra længde over 1400 mm	kun på forespørgsel
Afkortning af standardlængde skorstensrør	1.595,00
Hul i siden af skorsten	295,00
Smigskæring i skorsten/teleskop	1.595,00
Afdækning af skorsten eller teleskop	1.295,00
RAL-Powder coating - anden farve	1.195,00

BESTILLING UDELUKKENDE AF NY SKORSTEN/TELESKOP TIL SPECIALMÅL

Komplet skorstensrør / teleskoprør:	Pris
Længde op til 800 mm	1.895,00
Længde op til 801-1400 mm	3.795,00
Længde over 1400 mm	kun på forespørgsel
Afkortning af standardlængde skorstensrør	1.595,00
Hul i siden af skorsten	295,00
Smigskæring i skorsten/teleskop	1.595,00
Afdækning af skorsten eller teleskop	1.295,00
RAL-powder coating - anden farve	695,00

Eksempel på en skorsten som forlænges, smigskæring og farve:

Skorsten	1.095,00
Forlængelse op til 800 mm	1.595,00
Smigskæring	1.095,00
Farve	695,00
Totalpris	4.480,00

TILPASNING AF SKORSTENE TIL EMHÆTTER

De fleste af Miele emhætter kan specialtilpasses efter individuelle behov. Aftrækk kanalens diameter har stor betydning for emhættens effekt og udvikling af støj. Hvis aftrækk kanalens diameter er mindre end udluftningsstudsens størst mulige diameter, bliver emhættens effekt mindre og lydniveauet højere. Når du vælger, hvor emhætten skal monteres, skal du sikre dig, at afstanden mellem den eksterne motor og kabinettet er 5-7 meter.

Hvis du ønsker specialtilpasning af din emhætte, bedes du kontakte din nærmeste forhandler. Forventet leveringstid er ca. 8 uger.

BEMÆRK! Der skal tages særlige forholdsregler, hvis der anvendes både emhætte og ildsted i samme rum.

SPECIALFREMSTILLING AF FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

TILLÆGSPRISER SPECIALFREMSTILLEDE FRITHÆNGENDE EMHÆTTER

BESTILLING AF KOMPLET EMHÆTTE TIL SPECIALMÅL	2 DEL LØSNING
Forlængelse af skorstensrør (teleskop):	Pris
Emhættens totale højde op til 1200 mm	1.895,00
Emhættens totale højde mellem 1200 -2000 mm	4.795,00
Emhættens totale højde over 2000 mm	<i>kun på forespørgsel</i>
Afkortning	1.895,00
Hul i siden af skorsten	595,00
Smigskæring i skorsten	2.895,00
Special Colours	Pris :
RAL-powder coating – anden farve	1.395,00

BESTILLING AF KOMPLET EMHÆTTE TIL SPECIALMÅL	1 DEL LØSNING
Skorstensrør/speciel afdækning uden teleskop:	Pris:
Emhættens totale højde op til 1200 mm	1.895,00
Emhættens totale højde mellem 1200 -2000 mm	4.795,00
Emhættens totale højde over 2000 mm	<i>kun på forespørgsel</i>
Afkortning	1.895,00
Hul i siden af skorsten	595,00
Smigskæring i skorsten	2.895,00
Special farver	Pris:
RAL-powder coating - anden farve	1.395,00

BESTILLING AF KUN NY SKORSTEN/TELESKOP TIL SPECIALMÅL	2 DEL LØSNING
Skorstensrør og teleskop:	Pris:
Emhættens totale højde op til 1200 mm	3.195,00
Emhættens totale højde mellem 1200 -2000 mm	6.395,00
Emhættens totale højde over 2000 mm	<i>kun på forespørgsel</i>
Special Colours	Pris
RAL-powder coating - anden farve	1.395,00

BESTILLING AF KUN NY SKORSTEN/TELESKOP TIL SPECIALMÅL	1 DEL LØSNING
Ét stykke komplet skorstensrør (uden teleskop):	Pris:
Emhættens totale højde op til 1200 mm	3.195,00
Emhættens totale højde mellem 1200 -2000 mm	6.395,00
Emhættens totale højde over 2000 mm	<i>kun på forespørgsel</i>
Special Colours	Pris:
RAL-powder coating - anden farve	1.395,00

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
DA 1260	Medfølger	DKF 18-1 M.-nr. 9162160 Pris: 595,00	-	-	-
DA 3366	DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 13-1 M.-nr. 6485741 Pris: 595,00	-	-	Drop down-ramme, DAR 3000 M.-nr. 9188880 Pris: 1.495,00
DA 3568 DA 3598	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 19-1 M.-nr. 9231860 Pris: 525,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris : 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	-
DA 3668 DA 3698	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 19-1 M.-nr. 9231860 Pris: 525,00	-	-	-
PUR 68 W PUR 98 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 395,00	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.495,00	-	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 6066 W DA 6086 W DA 6096 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-1 M.-nr. 9972550 Pris: 595,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.495,00	-	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.-nr. 9947450 Pris: 1.095,00 Skorsten, DADC 6000 hvid M.-nr. 10331460 Pris: 1.095,00
DA 5798 W DA 4298 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 395,00	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.495,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 6488 W DA 6498 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-1 M.-nr. 9972550 Pris: 595,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.495,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	Skorsten specialfremstilles

MODEL	TILBEHØR RECIRKULATION			EKSTERN MOTOR	ANDET TILBEHØR
	OMBYGNINGSSÆT	LUGTFILTER	REGENERERBART LUGTFILTER		
DA 7198 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 11-1 M.-nr. 7353170 Pris: 595,00	DKF 11-R M.-nr. 10787630 Pris: 1.495,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	Skorsten, DADC 7000 grafitgrå M.-nr. 10768490 Pris: 1.395,00 Skorsten, DADC 7000 obsidiansort M.-nr. 10768440 Pris: 1.395,00
DA 6698 W	DUW 20 M.-nr. 6264790 Pris: 395,00	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.495,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 6798 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-1 M.-nr. 9972550 Pris: 595,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.495,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	Skorsten, DADC 6000 rustfrit stål M.-nr. 9947450 Pris: 1.095,00
DA 6998 W	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	DKF 25-1 M.-nr. 9972550 Pris: 595,00	DKF 25-R M.-nr. 10271470 Pris: 1.495,00	-	Skorsten, DADC 6000 hvid M.-nr. 10331460 Pris: 1.095,00
DA 2558 DA 2578	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 15-1 M.-nr. 6938631 Pris: 695,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	-
DA 2360 DA 2390 DA 2668 DA 2698	DUU 150 M.-nr. 5696270 Pris: 365,00 DUU 151 M.-nr. 7294230 Pris: 795,00	DKF 19-1 M.-nr. 9231860 Pris: 525,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	-
DA 2808 DA 2906	DUU 2900 M.-nr. 9242390 Pris: 3.495,00 For DA 2808, alternativt DUU 1000-2 M.-nr. 11207310 Pris: 2.695,00	DKF 20-1 M.-nr. 9438930 Pris: 995,00	-	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	DARC 6 M.-nr. 9812060 Pris: 745,00
PUR 98 D	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 Pris: 595,00	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.495,00	-	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 4208 D DA 4208 V D DA 6698 D	Ombygningssæt til recirkulation, DUI 32 M.-nr. 9561760 Pris: 595,00	DKF 12-1 M.-nr. 6228731 Pris: 645,00	DKF 12-R M.-nr. 10271450 Pris: 1.495,00	AWG 102, ydervæg M.-nr. 5680680 Pris: 4.995,00 ABLG 202, indendørs M.-nr. 6081850 Pris: 4.495,00	Standardskorsten i rustfrit stål medfølger
DA 7078 D	Kræver ikke ombygningssæt til recirkulation	-	DKF 27-R M.-nr. 11160970 Pris: 2.295,00	-	-



**Lugfilter med aktivt kul
DKF 11-1**

Til Miele DA 7198 Triple recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 7353170

Pris: 595,00



**Lugfilter med aktivt kul
DKF 12-1**

Til Miele recirkulationsemhætter.

- Indhold: 1 filter
- Til Miele PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D

M.-nr. 6228731

Pris: 645,00



**Lugfilter med aktivt kul
DKF 13-1**

Til Miele DA 3366 recirkulationsemhætte.

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 6485741

Pris: 595,00



**Lugfilter med aktivt kul
DKF 15-1**

Til Miele DA 25x8 recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filtre

M.-nr. 6938631

Pris: 695,00



**Lugfilter med aktivt kul
DKF 18-1**

Til Miele DA 1260 recirkulationsemhætte.

M.-nr. 9162160

Pris: 595,00



**Lugfilter med aktivt kul
DKF 19-1**

Til Miele DA 23XX, DA 26XX, DA35XX og DA 36XX recirkulationsemhætter.

- Indhold: 2 filtre

M.-nr. 9231860

Pris: 525,00



**Lugfilter med aktivt kul
DKF 20-1**

Til Miele DA 2808 og DA 2906

- Indhold: Indhold: 2 filtre (2 x DKF 18-1)

M.-nr. 9438930

Pris: 995,00



**Lugfilter med aktivt kul
DKF 25-1**

Til Miele DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W

- Indhold: 1 filter

M.-nr. 9972550

Pris: 595,00



**Longlife AirClean lugtfilter
DKF 11-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 7198 W til recirkulation
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10787630

Pris: 1.495,00



**Longlife AirClean lugtfilter
DKF 12-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele PUR 68 W, PUR 98 W + D, DA 5798 W, DA 4XX og DA 6698 W + D
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271450

Pris: 1.595,00



**Longlife AirClean lugtfilter
DKF 25-R**

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
- Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
- 3 års levetid
- Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
- Til Miele DA 60X6 W Wing, DA 64X8 W Pure, DA 6798 W Shape og DA 6998 W Pearl
- Indeholder 1 filter

M.-nr. 10271470

Pris: 1.595,00



Longlife AirClean lugtfilter DKF 27-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt og bekvemt i ovnen
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele DA 7078 D
 - Indeholder 6 filtre
- M.-nr. 11160970

Pris: 2.295,00



Longlife AirClean lugtfilter DKF 1000-R

- Fjerner ubehagelige lugte i køkkenet
 - Regenereres nemt og bekvemt i ovnen hver 6. måned
 - 3 års levetid
 - Mere økonomisk i brug end engangsfiltre ved overholdelse af intervallerne for regenerering
 - Til Miele KMDA 7774-1 og CSDA 7000 FL
 - Indeholder 1 filter
- M.-nr. 10427040

Pris: 1.495,00



Ekstern motor til væg AWG 102

- Ekstern motor til ydermur
- Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
 - Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
 - Udblæsningseffekt: 580 m³/t
- M.-nr. 5680680

Pris: 4.995,00



Motorenhed ABLG 202

- Ekstern motor, ingen begrænsninger for montering
- Montering af motor i et andet rum
 - Mindre støj – fra ca. 5-7 m aftrækskanal
 - Ydelse – større luftgennemstrømning end interne motorer
 - Udblæsningseffekt: 600 m³/t
 - HxBxD: 245 x 340 x 395 mm
- M.-nr. 6081850

Pris: 4.495,00



Lyddæmper DASD 150

- Reducerer luftstrøm og motorstøj.
- Ekstra komponent som reducerer støjen fra emhætter
 - Støjreduktion med op til 4,5 db(A) re 1 pW
- M.-nr. 8269360

Pris: 795,00



DADC 6000

- Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad
- DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 6798 W og DA 6998 W
 - Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
 - Skorstensbredde 340 mm
 - Skorstensdybde 270 mm
 - Inklusive beslag til montering på væg
- M.-nr. 19947450 CleanSteel **Pris: 1.095,00**
M.-nr. 10331460 Brillanthvid **Pris: 1.095,00**



DADC 7000

- Skorsten i stål til alternativ luftudledning opad
- Til DA 7198 W
 - Fleksibel skorstenshøjde på 365-660 mm
 - Skorstensbredde 340 mm
 - Skorstensdybde 285 mm
 - Inklusive beslag til montering på væg
- M.-nr. 10768440 Obsidiansort **Pris: 1.395,00**
M.-nr. 10768490 Grafitgrå **Pris: 1.395,00**



DARC 6

- Fjernbetjening til komfortabel styring af emhætter med Con@ctivity
- Til at tænde og slukke motoren
 - Til indstilling af sugestykke
 - Til uafhængig tænd og sluk af emhættebelysning
 - Til aktivering og indstilling af tiden for efterløbsfunktion
 - 10 m rækkevidde - inkl. batterier
- M.-nr. 9812060 **Pris: 745,00**



LED-sæt DES 6000

Sæt med 4 spots

- Samme lamper som DA26x8, DA 2808 og DA 2906 m.fl.

M.-nr. 9953120

Pris: 1.795,00



Drop-down-ramme DAR 3000

Drop-down-ramme til fuld integration af

DA 35XX og DA 36XX

M.-nr. 9188880

Pris: 1.495,00



Murkasse DMK 150-1

Kan anvendes til ventilation

- Murkasse (Ø 150 mm) til ventilation til emhætter
- Varmeisolerende – der kan ikke trænge kold luft ind
- Energi – Blower Door-testet, egnet til energisparehuse

M.-nr. 11258630

Pris: 1.495,00



Ombygning til recirkulation DUU 150 til DA3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatssemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i plast og 2 spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 5696270

Pris: 365,00



Ombygning til recirkulation DUW 20 til alle vægemhætter ekskl. DAR 12x5

Til ombygning af vægemhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 6264790

Pris: 395,00



Ombygning til recirkulation DUI 32 til frithængende emhætter

Til ombygning af frithængende emhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. deflektor Ø studs 150 mm, 15 cm lang flex-slange i aluminium (kan trækkes ud til 60 cm)

M.-nr. 9561760

Pris: 595,00





Ombygning til recirkulation DUU 151 til DA 3XXX/2XXX

Til ombygning af udtræks- og indsatsenhætter fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj
- Inkl. udblæsningsrist i rustfrit stål og spændebånd til aftræksrør

M.-nr. 7294230

Pris: 795,00



Ombygning til recirkulation DUU 1000-2 til bordemfang

Til ombygning af CSDA 7000 og KMDA 7774-1 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Tilslutningsstuds til Miele fladkanaler til højre, venstre og/eller bagud, inkl. 2 studse
- Kombination af flere DUU 1000-2 mulig
- Inkl. Regenererbart Longlife AirClean-luftfilter med aktivt kul
- Ensartet luftstrøm ved recirkulation
- Mindsker luftstøj

M.-nr. 10647600

Pris: 2.695,00



Ombygning til recirkulation DUU 2900 til loftintegrede emhætter

Til ombygning af DA 2808 og DA 2906 fra aftræk til det fri til recirkulation.

- Ensartet luftudstrømning ved recirkulation
- Reduktion af gennemstrømningsstøjen
- Inkl. 2 aktive kulfilter

M.-nr. 9242390

Pris: 3.495,00



Reduktionsadapter 150/125 mm DRS 150

Reduktionsadapter

- Til reducere af aftræksrørets diameter
- I overensstemmelse med brandbeskyttelsesreglerne

M.-nr. 9591510

Pris: 145,00



Ventilationskanal i aluminium

Fleksibel ventilationskanal i aluminium

- Med gode luftstrømningssegenskaber
- 1,25 m langt, kan udvides til 5 m
- DAS 125: Ø125 mm
- DAS 150: Ø150 mm

M.-nr. DAS 125 4623220

Pris: 715,00

M.-nr. DAS 150 4623230

Pris: 815,00



Forbindelsesstykke DASDV 150

Til forbindelse mellem lydæmper og ventilationskanal eller mellem to lydæmpere

DASD 150

M.-nr. 9583750

Pris: 225,00



Kondenspærre

Forhindrer kondens fra at strømme tilbage

- DKS 125: Ø125 mm
- DKS 150: Ø150 mm

M.-nr. DKS 125 3915282

Pris: 555,00

M.-nr. DKS 150 3915292

Pris: 735,00



TILBEHØR TIL KØLESKABE, FRYSESKABE OG VINKØLESKABE



Flaskehylde KFR 30060 PF/KFR 30060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 30.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 30060 PF til køleskabe med PerfectFresh

M.-nr. 9552700

Pris: 345,00

KFR 30060 til køleskabe uden PerfectFresh

M.-nr. 9552690

Pris: 345,00




Flaskehylde KFR 10055

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til alle køle-/fryseskabe samt K 10.000 med PerfectFresh-zone og en min. bredde på 55 cm og min. højde på 90 cm
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

M.-nr. 7316060

Pris: 345,00



Flaskehylde KFR 20060 PF/KFR 20060

Til sikker, pladsbesparende opbevaring af flasker

- Til køleskabe i K 20.000-serien
- Plads til 5 flasker
- Kan anbringes i forskellige højder
- I forkromet metal

KFR 20060 PF til køleskabe med PerfectFresh

M.-nr. 10363580

Pris: 345,00

KFR 20060 til køleskabe uden PerfectFresh

M.-nr. 10363600

Pris: 345,00



Lugtabsorberende Active AirClean-filter KKF-RF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Indhold: 2 lugtfiltere
- Til udskiftning af filtre i plastikskabet
- Materialenr. 7.236.290
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned

M.-nr. 7236280

Pris: 375,00



Eftermonteringskit til Active AirClean-filter KKF-FF

Forebygger ubehagelig lugt i køleskabet.

- Til perfekt og lugtfri opbevaring
- Innovativ kombination af aktivt kul og chitosan
- Anbringes på bagkanten af glashylden
- Bør udskiftes ca. hver 6. måned
- Der er kun to filtre, der skal udskiftes

M.-nr. 7236290

Pris: 445,00



Aktivt kulfilter til vinkøleskabe

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

M.-nr. 9447050

Pris: 155,00




Aktivt kulfilter til vinkøleskabe KKF-KWT

Sørger for optimal luftudskiftning og høj luftkvalitet i dit vinkøleskab.

- Til vinkøleskabe i KWT 63xx-serien

M.-nr. 9945070

Pris: 155,00



Side-by-side kit til vinkøleskabe KSK 6300

Side-by-side kit til vinkøleskabe.

M.-nr. 9799630

Pris: 995,00



SoftClose Retrofit kit KSC30 KSC 30

Til eftermontering af SoftClose-funktion på modeller i K 30.000 serien som ikke har det som standard.

Trin for trin-monteringsanvisning medfølger.

M.-nr. 10744380

Pris: 495,00



Frontbeklædning uden greb til fuldintegrerbare opvaskemaskiner

- I rustfrit stål med CleanSteel-finish
- Med ContourLineLine - uden greb
 - Perfekt designharmon i køkkenet
 - Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele opvaskemaskiner, der er 60 cm brede:
 GFVi 603/72-1.
 Fronten er 71,5 cm høj
 M.-nr. 7160740 **Pris: 1.595,00**
 GFVi 603/77-1.
 Fronten er 76,5 cm høj
 M.-nr. 7160760 **Pris: 1.695,00**

Passer til Miele fuldintegrerbare opvaskemaskiner, der er 45 cm bredde:
 GFVi 453/72-1.
 Fronten er 71,5 cm høj
 M.-nr. 7160840 **Pris: 1.595,00**



Frontbeklædning med greb til fuldintegrerbare opvaskemaskiner

- I rustfrit stål med CleanSteel-finish
- Med PureLine-greb
 - Perfekt designharmon i køkkenet
 - Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele opvaskemaskiner, der er 60 cm brede:
 GFVi 613/72-1.
 Fronten er 71,5 cm høj
 M.-nr. 9635930 **Pris: 1.895,00**
 GFVi 613/77-1.
 Fronten er 76,5 cm høj
 M.-nr. 9635950 **Pris: 1.995,00**



Frontbeklædning med greb til fuldintegrerbare opvaskemaskiner

- I rustfrit stål med CleanSteel-finish
- Med ContourLineLine-greb
 - Perfekt designharmon i køkkenet
 - Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til fuldintegrerbare Miele opvaskemaskiner, der er 60 cm brede:
 GFVi 612/72-1.
 Fronten er 71,5 cm høj
 M.-nr. 9635920 **Pris: 1.895,00**
 GFVi 612/77-1.
 Fronten er 76,5 cm høj
 M.-nr. 9635940 **Pris: 1.995,00**



Frontbeklædning uden greb til integrerbare opvaskemaskiner

- I rustfrit stål og CleanSteel-finish
- Perfekt designharmon mellem forskellige fronter og paneler
 - Nemt at fjerne fingeraftryk

Passer til Miele integrerbare opvaskemaskiner, der er 60 cm bredde:
 GFV 60/57-1.
 Fronten er 57 cm høj
 M.-nr. 7149240 **Pris: 1.195,00**
 GFV 60/60-1.
 Fronten er 60 cm høj
 M.-nr. 7160640 **Pris: 1.295,00**
 GFV 60/62-1.
 Fronten er 62 cm høj
 M.-nr. 7160660 **Pris: 1.295,00**
 GFV 60/63,5-1.
 Fronten er 63,5 cm høj
 M.-nr. 7160700 **Pris: 1.395,00**
 GFV 60/65-1.
 Fronten er 65 cm høj
 M.-nr. 7160710 **Pris: 1.395,00**



Bestikkurv til underkurv GBU 5000

- Giver ekstra kapacitet til bestik i underkurven.
- Bestikkurven passer perfekt i underkurven
 - Til Miele G 4000, G 5000 og G 6000 opvaskemaskiner
 - Sikrer optimal placering af f.eks. vanskeligt bestik
- M.-nr. 9614020 **Pris: 225,00**

SAMMENBYGNING AF VASKE-/TØRRE-SØJLE

TØRRETUMBLERE				
VASKEMASKINER		T1 Chrome Edition T1 Classic	T1 White Edition	T Classic T 8000
	W1 Chrome Edition W1 Classic WT1 (undt. WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 White Edition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W Classic W 3000/5000 Lige panel	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W Classic W 3000/5000 Skråt panel	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412 WTV 419 (ED)



TwinDos-doseringspatron 1

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223070

Pris: 185,00



TwinDos-doseringspatron 2

Tom patron til dosering af almindelige vaskemidler i vaskemaskiner med TwinDos.

- Gennemsigtig beholder med en kapacitet på 1,5 l
- Specielt udviklet til Miele vaskemaskiner
- Kan anvendes i W1-modeller med TwinDos

M.-nr. 10223120

Pris: 185,00





WTV 501

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256130

Pris: 395,00



WTV 502

Til pladsbesparende og sikker opstilling af vaske-/tørresøjle.

- Pladsbesparende WTV-beslag på 2,5 cm.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9256140

Pris: 395,00



WTS 510

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekurv.

Praktisk med 35 cm sokkel.

- Skridsikkert underlag.
- Til alle W1-vaskemaskiner og T1-tørretumblere
- Fave: Lotushvid.

M.-nr. 9322300

Pris: 2.995,00



WTV 511

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med skubbe-/trækkefunktion.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i ChromeEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351780

Pris: 1.495,00



WTV 512

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med opbevaringsskuffe og udtræksplade.

- Stor opbevaringsplads med integreret skuffe med skubbe-/trækkefunktion.
- Egnede til alle W1-vaskemaskinmodeller i kombination med T1-tørretumblere i WhiteEdition-serien.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 9351790

Pris: 1.495,00



WTV 406

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med udtræksplade.

- Integreret udtræksplade med skubbe-/trækkefunktion.
- Vaskemaskiner med skråt betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694470

Pris: 795,00



WTV 407

Til sikker opstilling af vaske-/tørresøjle med udtræksplade.

- Integreret udtræksplade med skubbe-/trækkefunktion.
- Vaskemaskiner med lige betjeningspanel: W 500, W 2000, W 3000, W 5000 i kombination med tørretumbler T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6694490

Pris: 795,00



WTV 412

Til pladsbesparende og sikker opstilling som vaske-/tørresøjle.

- Allrounder til vaskemaskiner med lige eller skråt panel.
- Egnede til alle vaskemaskiner i kombination med T 200, T 4000, T 7000, T 8000.
- Farve: Lotushvid.

M.-nr. 6667550

Pris: 395,00



WTV 419

Til sikker opstilling som vaske-/tørresøjle.

- Integreret arbejdsplade med push-pull-funktion.
- Til vaskemaskiner med skråt panel i W 500-, W 2000-, W 3000- og W 5000-serien i kombination med T 200, T 4000, T 8000.
- Farve: Rustfrit stål.

M.-nr. 6889690

Pris: 995,00


**WTS 410**

Skuffe til opbevaring af eksempelvis vaskemidler, duftflakoner og tørrekurv.

- Praktisk ved med 30 cm sokkel.
- Til vaskemaskiner: W 2000, W 3000, W 5000.
- Til tørretumblere: T 4000 og T 8000.
- Ikke til vaske-tørremaskiner eller indbygningsprodukter.
- Farve Lotushvid.

M.-nr. 7324270

Pris: 2.995,00


**TKR 555**

Ideel til sportssko, børnestøvler, uld-produkter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet.
- Specialudviklet til Miele T1-tørretumblere.

M.-nr. 9614800

Pris: 495,00

**TK 111**

Ideel til sportssko, børnestøvler, uldprodukter eller bamser.

- Maksimal skånsom mod tøjet
- Specialudviklet til Miele tørretumblere i T 7000-, T 8000- og 9000-serierne

M.-nr. 6407550

Pris: 495,00





**Afkalkningsmiddel
250 g**

Fjern kalksten i din vaskemaskine og opvaskemaskine hurtigt og effektivt.

- Hæld indholdet direkte i vasketromlen på din vaskemaskine
- Anbefales at anvende 1-3 gange årligt (afhængig af vandets hårdhedsgrad)

M.-nr. 10131080

Pris: 69,95



**Glaskeramisk kogepladerens
og stårens 250 ml****

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Fjerner fedt, fastbrændte pletter og vandpletter effektivt
- Skånsom rengøring takket være formelen med fine krystaller
- Efterlader en smudsafvisende hinde på overfladen, som letter rengøring
- Bedste produkt på markedet - testvinder i Schweiz
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10173200

Pris: 49,00



**Ovnrens
500 ml**

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Særlig effektiv rengøring uden ubehagelige lugte
- Enkel rengøring takket være den geleagtige konsistens
- Kort virketid på mellem 10 og 40 minutter, uden at ovnen skal tændes
- Også velegnet til PerfectClean-overfladen
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10162710

Pris: 79,00



**DG Clean
250 ml**

- Nem rengøring af ovne
- Uden lugtgener
- Let at påføre - selv på lodrette flader

M.-nr. 10172710

Pris: 129,00



**Afkalkningstabs
6 stk.**

Til CVA, CM, ovne med klimaprogrammer og dampovne.

- Grundig fjernelse af aflejringer og kalk
- Fjernelse af kalk – meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Ingen kemikalieaflejringer efter kalkfjerning
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960200

Pris: 115,00



**Rengøringstabs
10 stk.**

Til CVA og CM. Sikrer kaffenyndelse på højeste niveau.

- Grundig fjernelse af olierester og kaffeflejringer
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Perfekt formel – specielt udviklet af Miele
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10960220

Pris: 115,00



**SteelCare
Ståplejemiddel**

Rense og plejemiddel til overflader i rustfrit stål

- Fjerner fingeraftryk og fedtpletter
- Effektiv og skånsom
- En beskyttende film forebygger ny tilsmudsning

M.-nr. 11023350

Pris: 89,00



AutoCleaner

Miele AutoCleaner til CVA 78xx.

- Den indbyggede AutoCleaner rengør automatisk og effektivt espressomaskinens bryggeenhed samt mælkerørsystemet efter brug
- Pakken indeholder 4 AutoCleaner-patroner

M.-nr. 1097141

Pris: 499,00



**Afkalkningspatron
til CM7**

Afkalkningspatron til Miele CM7 fritstående espressomaskine.

- Den indbyggede afkalkningspatron afkalker maskinen alle de dage, hvor maskinen er i brug.
- Den beskytter maskinen mod tilkalkning.
- Patronen skal kun skiftes ca. 1 gang årligt. (afhængig af brug).
- Du sparer tid, da afkalkning nu sker helt automatisk hver gang maskinen benyttes.

M.-nr. 10959980

Pris: 499,00

** Bemærk. Miele glaskeramiske kogepladerens og stårens og plejemiddel til rustfrit stål er ikke velegnet til rustfrit ståloverflader med CleanSteel finish!



Rengøringsstiks til mælkesystem 100 stk.

Sikrer hygiejnisk rene mælkesystemer i CVA og CM.

- Fjerner effektivt mælkeproteiner og -fedt.
- Meget effektiv og skånsom på samme tid
- Enkel dosering, da de enkelte stiks indeholder den nødvendige mængde
- Sikker at bruge – Miele-formel
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 10180270

Pris: 225,00



Afkalkningstabs til FashionMaster 6 stk.

• Til optimal vedligeholdelse og rengøring af dit FashionMaster-strygesystem

- Anvend 1 tab pr. afkalkning

M.-nr. 10711550

Pris: 115,00



UltraTabs Multi 60 stk.

Giver det bedste opvaskeresultat i Miele opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat selv ved genstridige pletter
- Tabsene er pakket i en vandopløselig folie og skal derfor ikke pakkes ud
- Flere funktioner som f.eks. afspænding, salt og glasbeskyttelse
- Fosfatfri – godt for miljøet

M.-nr. 10245640

Pris: 139,95



Salt 1,5 kg

Sikrer, at din opvaskemaskine fungerer rigtigt og yder det ønskede resultat.

- Ekstra grov, perfekt til Miele opvaskemaskiner
- Beskytter maskinen og service mod skadelige kalkaflejringer

M.-nr. 10248690

Pris: 24,95



Afspændingsmiddel 500 ml

Uovertruffen tørring og beskyttelse af service i Miele opvaskemaskiner.

- Skinnende rent resultat på glas
- Fremmer tørringen af service
- Glasbeskyttende formel, som forhindrer ætsninger
- Præcis og nem dosering med den særlige doseringshætte

M.-nr. 10198940

Pris: 49,95



IntenseClean 200 g

Fjern dårlig eller sur lugt i din vaskemaskine og opvaskemaskine.

- Afkalk først med Miele Afkalker
- Rens herefter med maskinrengøring. Afkalkeren fjerner kalkbelægninger og maskinrengøring slår bakterierne ihjel.

M.-nr. 10717140

Pris: 65,00



DishClean 160 g

Plejemediel, som sikrer, at opvaskemaskinen fungerer optimalt.

- Fjerner lugt, kalk og lette aflejringer
- Bevarede lågepakningens elasticitet og tæthed
- Aktiv beskyttelse gennem renhed
- Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
- Indhold: 160 g

M.-nr. 9959330

Pris: 79,00



Universal mikrofiberklud 1 stk.

Til det bedste rengøringsresultat og sikker brug.

- Meget holdbar og slidstærk
- Perfekt resultat takket være de fintvævede mikrofibere
- Kan bruges tør eller fugtig med eller uden rengøringsmiddel
- Kan vaskes op til 500 gange ved 60 °C
- Optimal pleje sikrer lang levetid

M.-nr. 7006550

Pris: 50,00



Universal mikrofiberklude Sæt med 3 stk.

Sæt bestående af 1 universal-, 1 glas- og 1 højglansklud

- God rengøringsevne takket være meget fintvævede mikrofibere
- Meget holdbare og slidstærke
- Kan bruges tør eller fugtig med eller uden rengøringsmiddel
- Vaskes op til 500 gange ved 60 °C

M.-nr. 10159570

Pris: 89,00



UltraPhase 1 Sensitive

Til W1 TwinDos vaskemaskiner

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2 Sensitive
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,5 l

M.-nr. 10923560

Pris: 114,95



UltraPhase 2 Sensitive

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1 Sensitive
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,5 l

M.-nr. 10923590

Pris: 114,95



UltraPhase 1

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 2
- Meget drøj - op til 37 vaske
- Indhold: 1,5 l

M.-nr. 10803660

Pris: 109,95



UltraPhase 2

Til W1 TwinDos-vaskemaskiner

- Effektivt 2-fase-vaskesystem
- Til både hvide og kulørte tekstiler
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering takket være automatisk dosering
- Skal benyttes sammen med UltraPhase 1
- Meget drøj - op til 50 vaske
- Indhold: 1,5 l

M.-nr. 10803740

Pris: 109,95



TwinDosCare

Rengøringsmiddel til

TwinDos-doseringsystem

- Til skylning af TwinDos-doseringsrør
- Anvendes før en lang periode uden brug (min. 2 måneder)
- Anvendes før nyt middel tages i brug
- Meget effektiv - rækker til 4-5 forløb

M.-nr. 11171440

Pris: 89,95



Caps Booster

Perfekt til pletfjerning ved vask i W1-vaskemaskiner

- Eget til både hvidt og kulørt vasketøj
- Til hårdnakkede pletter, fx fedt- eller frugtpletter
- Storartede vaskeresultater – også ved lave temperaturer
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10755940

Pris: 59,95



Caps DownCare

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756340

Pris: 59,95



Caps Sport

Til vask af sportstøj i W1-vaskemaskiner

- Neutraliserer lugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer, skånsom mod farverne
- Bevarer tøjets form – også for fleece
- Ingen overdosering
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756410

Pris: 59,95



Caps WoolCare

Til fin- og uldvask i W1-vaskemaskiner

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 grader
- Ingen overdosering
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755540

Pris: 59,95



Caps SilkCare

- Til W1-vaskemaskiner
- Forebygger filtning og krympning
- Bevarer formen af fibre og et blødt udseende
- Giver bløde og velduftene tekstiler
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756020

Pris: 59,95



Caps Outdoor

- Til W1-vaskemaskiner
- Bevarer farver på syntetiske tekstiler
- Bevarer åndbarhed i funktionsmembraner
- Modvirker statisk elektricitet på syntetiske tekstiler
- Neutraliserer dårlige lugte fra f.eks. sved
- Indhold: 6 caps (= 6 vaske)

M.-nr. 10756950

Pris: 59,95



Caps UltraDark

- Til W1-vaskemaskiner
- Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755640

Pris: 59,95



Caps Impraprotect

- Til W1-vaskemaskiner
- Til imprægnering af tekstiler
- Ideelt til sportsbeklædning og regntøj
- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv mod fugt, vind og snavs
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 10757630

Pris: 109,95



Caps CottonRepair

- Fornyr farver og overfladen på dine bomuldstekstiler
- Fjerner "pilling-effekt" (fnugdannelse)
- Fjerner ødelagte og misfarvede ender på tekstilfibre
- Nyt liv til dit favorit bomuldstøj
- Indhold: 3 caps (= 3 behandlinger)

M.-nr. 10757310

Pris: 109,95



UltraWhite Vaskepulver 2.7 kg

Specielt velegnet til hvidt og lyst tøj og meget snavset kulørt tøj.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60/95 °C.
- Strålende hvidt tøj takket være effektiv formel med aktivt oxygen
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer.
- Meget drøj - også ved lave temperaturer.

M.-nr. 10199830

Pris: 145,00





Caps Nature skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755400

Pris: 59,95



Caps Cocoon skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755490

Pris: 59,95



Caps Aqua skyblemiddel

- Til W1-vaskemaskiner
- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft af renhed
- Ingen overdosering
- Ideelt til frotté
- Indhold: 9 caps (= 9 vaske)

M.-nr. 10755200

Pris: 59,95



Duftflakon ROSE

- Harmonisk og feminin
- Oplev den sarte, raffinerede duft af friskplukkede maj-roser med ROSE
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234810

Pris: 89,95



Duftflakon ORIENT

- Sensuel og maskulin
- ORIENT samler alle Orientens hemmeligheder i en forførende duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234710

Pris: 89,95



Duftflakon AQUA

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- AQUA – renhed og frisk duft
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10231950

Pris: 89,95



Duftflakon nature

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- NATURE – blomsterduft og en naturlig balance
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234500

Pris: 89,95



Duftflakon COCOON

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- COCOON – til øjeblikke fyldt med ro og tryghed
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 10234630

Pris: 89,95



Duftflakon WhiteFlower Sensitive

- Til en frisk og op til 4 uger lang duftoplevelse
- Ekstra Sensitiv formel for personer med allergi
- Blomsterduft kombineret med citrus
- Indhold: 12,5 ml – til 50 tørringer

M.-nr. 11047280

Pris: 89,95



**UltraColor Flydende vaskemiddel
2 l**

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 30 maskinfulde

M.-nr. 10223650

Pris: 125,00



**UltraDark
1,5 l**

Optimal vask og pleje af kulørte og sorte tekstiler.

- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver.
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj - til 60 maskinfulde

M.-nr. 10756470

Pris: 125,00



**UltraColor Sensitive
Flydende vaskemiddel 1,5 l**

Optimal vask og pleje af kulørte og mørke tekstiler.

- Svanemærket – Allergi og miljøvenlig
- Bedste vaskeresultater ved 30/40/60 °C
- Med farvebeskyttelsesformel til kraftige farver
- Fremragende pletfjerning - også ved lave temperaturer
- Meget drøj – til 37 maskinfulde

M.-nr. 10942160

Pris: 125,00



**WoolCare Finvaskemiddel
2 l**

Til uld, silke og al finvask.

- Specielt plejekompleks af hvideprotein og farvebeskyttelsesformel
- Fiberbeskyttelseskomponenter mod sammenfiltring
- Bedste vaskeresultater ved 20/30/40/60 °C.
- Meget drøj - til 50 maskinfulde

M.-nr. 10249650

Pris: 125,00



**Skyllemiddel
2 l**

Særligt velegnet til alle tekstiler af frotté.

- Til blødt og dejligt vasketøj
- Frisk, naturlig duft
- Forhindrer elektrostatisk opladning i tørretumbleren
- Meget drøj - til 66 maskinfulde

M.-nr. 10240860

Pris: 79,95



**Specialvaskemiddel Outdoor
250 ml**

Perfekt til værdifuld Outdoor-beklædning og funktionelt tøj.

- Med lanolin - som et 'plejende bad' til membranen
- Rengør og plejer
- Skånsom mod farverne i tøjet.
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10226420

Pris: 99,95



**Specialvaskemiddel Dun
250 ml**

Ideel til puder, soveposer eller værdifuld dunbeklædning.

- Bevarer dunenes elasticitet og åndbarhed
- Dunene klumper sig ikke sammen, men forbliver lette og luftige
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225680

Pris: 99,95



**Specialvaskemiddel Sport
250 ml**

Perfekt til åndbar sportsbeklædning.

- Neutraliserer lugt takket være de integrerede lugtabsorbere
- Rengør og plejer - skånsom mod farverne
- Bevarer tøjets form - også for fleece
- Meget drøj - til 13 maskinfulde

M.-nr. 10225860

Pris: 99,95



**Imprægneringsmiddel
250 ml**

Ideelt til sportsbeklædning og regntøj.

- Bevarer tøjets åndbarhed
- Effektiv imprægnering mod fugt, vind og snavs
- Meget drøj - til 4 gange

M.-nr. 10240620

Pris: 129,95

FLERE GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE MIELE



Miljøvenlig emballage

Pappet, som vi emballerer vores maskiner i, er af 100% genbrugspapir. Hjørnestøtterne er også lavet af genbrugsmateriale og kan, ligesom bølgepappet, genbruges. Og ikke et eneste sundt træ er nogensinde blevet fældet for at skaffe materiale til vores paller – de er nemlig lavet af affaldstræ.

Miljøvenlige produkter

Alle Miele produkter er også meget miljøvenlige, idet op til 95% af f.eks. en vaskemaskine kan genbruges. For at opnå dette mærker vi alle plastikkomponenter. Det letter nemlig arbejdet med sortering og genbrug senere hen. For at opfylde disse krav har vi været nødt til at re-designe alt vores værktøj og maskiner, så de indeholder de internationale forkortelser for forskellige typer af nye polymerer såsom PP for polypropylen og PA for polyamid. På vores fabrikker arbejder over 40 forskel-

lige sprøjte-støbemaskiner konstant med at lave mere end 400 forskellige dele, som alle kan genbruges på et senere tidspunkt.

Miljøvenligt affald

Hvad angår behandling af affald sætter Miele sig ligeledes i en førerposition. At reducere affaldsmængden er en opgave, der skal ofres stor opmærksomhed. Derfor er Miele i stor udstrækning begyndt at pakke reservedele på en ny måde, som overflødiggør brugen af de ikke genanvendelige styroporchips. Vi benytter en såkaldt "Airpress Pack", som er en pose af nedbrydelig plastik. Posen fyldes med luft for at beskytte reservedelen og lukkes hermetisk. Efter brug lukkes luften ud, så posen næsten intet fylder - og den kan i øvrigt bruges flere gange. Ovenstående giver kun et lille indblik i, hvad vi gør for at beskytte miljøet. Vi håber alligevel, at det klart viser, at vi tager vores ansvar alvorligt.

Miele A/S

Erhvervsvej 2

2600 Glostrup

Tlf. privatkunder 4327 1310

Tlf. forhandlere 4327 1410

Tlf. erhvervskunder 4327 1510

E-mail info@miele.dk

Website miele.dk



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

Alle priser er vejledende udsalgspriser
i danske kroner inkl. moms.

01.05.2019 Mat.nr. 99001320