

A high-end Miele advertisement featuring a modern kitchen and dining area. In the foreground, a sleek, gold-colored kitchen island houses a black Miele SmartLine cooktop. The cooktop includes a gas burner on the left and a large induction zone on the right. On the island's surface, there is a brass thermos, a black sphere, and a small brass trivet. The background shows a dining table with six black-framed chairs with light-colored woven seats. The room has large windows with horizontal blinds, offering a view of a lush green landscape. The Miele logo is prominently displayed in the top left corner.

Miele

SmartLine, elegance skræddersyet til dig

Miele. Immer Besser.

Ultimativ elegance Stilren fleksibilitet

Giv dit køkken et elegant og eksklusivt udtryk med Miele SmartLine-kombi-serie. I kraft af seriens harmoniske design kan du kombinere SmartLine-elementerne, lige som du ønsker det, og stadig opnå et enestående stilrent og minimalistisk udtryk.

Oplev et univers af fascinerende nye design-muligheder, og lav din egen unikke løsning. SmartLine forener ekstraordinær fleksibilitet og et raffineret æstetisk design. Få det, som du vil have det uden at gå på kompromis med et exceptionel designudtryk.



Frihed i køkkenindretningen

Få dit drømme-designerkøkken. Elementerne kan placeres lige, hvor du ønsker det. Fx i kogeøen eller foran vinduet. Med SmartLine har du frit udsyn og en unik frihed i køkkenindretningen.

SmartLine-elementernes kompakte konstruktion betyder, at de optager minimal plads i køkkenmodulerne. Det giver øget fleksibilitet og plads til skuffer i underskabene.



Skræddersyet til dig

Mix og match til dine behov

SmartLine-elementerne passer perfekt sammen, så du kan sammensætte elementerne efter netop dine behov. Vælg mellem:

- Induktionskogeplade med 1 PowerFlex-zone
- Induktionskogeplade med 2 PowerFlex-zoner
- Gaskogeplade med 1 blus, velegnet til wok
- Gaskogeplade med 2 blus
- Teppanyaki-stegeplade
- Bordemfang


Indret dit køkken, så det passer perfekt til den måde, du foretrækker at tilberede din mad på. Oplev et væld af kombinationsmuligheder og bevar friheden til at lave mad, som du vil. Med SmartLine kan du perfektionere din kogekunst og sammensætte netop de elementer, der passer til dine præferencer.

Det gode håndværk fordrer godt værktøj. Byg et kulinarisk centrum i dit køkken med SmartLine. Mix og match din personlige løsning i overensstemmelse med dine ønsker og din køkkenplanlægning. Dine behov, din individuelle SmartLine-løsning.



Intelligent kogeplade
Med Miele's automatiske gryderegrering reagerer kogepladen, når du stiller dit kogegrej på pladen. Betjeningsrækken for den aktuelle kogezone aktiveres automatisk. Det gør din betjening af Miele SmartLine-induktionskogeplader endnu mere intuitiv, hurtig og nem. Induktionskogepladen registrerer tilmed størrelsen på dit kogegrej og energiforbruget tilpasses herefter.

Vælger du en SmartLine-gaskogeplade betjenes blusset intuitivt vha. metal-drejeknapper i høj kvalitet. På gaskogepladerne kan risten hurtigt og nemt rengøres. Du tager den blot af og sætter den i opvaskemaskinen. På den måde holdes gaskogepladen pæn længe.



Hurtig og kraftfuld
Helt unik er den uovertrufne hurtighed med Miele's TwinBooster-teknologi på SmartLine-induktionskogepladerne. Med en booster-effekt på op til 7,3 kW kan du fx lynhurtigt bring vand i kog. Vupti, så er der aftensmad!

Eller vælg en gaskogeplade – den foretrukne opvarmningstype blandt professionelle. Gaskogepladen med ét blus har en ekstra kraftig dual-wok-brænder, der gør den særdeles velegnet til wok. Brænderens to flammekredse kan styres separat. Det giver dig maksimal fleksibilitet og fuld kontrol.



Detaljeorienteret design Ekstraordinær komfort og brugervenlighed

PowerFlex

Selv dit store kogegrej kan du hurtigt og nemt varme op. Uanset om det er en enkelt gryde, meget store pastagryder eller fade: Med Miele's PowerFlex kan du nemt bruge det hele.



Effektiv emhætte

Miele SmartLine-bordemfang er udstyret med Miele's uovertrufne 10-lags fedtfilter i rustfrit stål, der effektivt fanger fedt og mados, så du bevarer et bedre indeklima og skal bekymre dig mindre om rengøringen. I kraft af bordemfangets ECO-motor sparer du op til 70 % energi ift. konventionelle motorer, når du laver mad.

Nem rengøring

Fedtfilteret i høj kvalitet er særdeles nemt at gøre rent – du sætter det bare i opvaske-maskinen. Frygt ikke misfarvninger. Filtret er lavet i rustfrit stål. Takket være Miele's Clean-Cover kan du også hurtigt og nemt rengøre

bordemfangets inderside. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snavset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade. Miele har sørget for detaljerne, så du får optimal komfort og sikkerhed.

Vælger du bordemfanget med recirkulation, fjerner Miele's lugtfilter med aktivt kul effektivt maddunsten. Lugtfilteret kan genbruges og regenereres nemt i ovnen – 200 °C varmluft i 1 time.



Ro i sindet

Med Miele SmartLine kan du med ro i sindet lave mad. Registrerer SmartLine-induktions-kogepladen, at der ikke er noget kogegrej på den tændte kogezone, afbrydes energitilførslen med det samme. Opvarmes en kogezone i usædvanlig lang tid, slukkes den automatisk. Restvarmeindikatoren minder dig om ikke at berøre den varme kogezone.

Miele's FlameGuard sikrer, at gasflammer ikke trækkes ned i bordemfanget. Du tager blot låget af bordemfanget og stiller det på højkant mellem gaskogepladen og emfang-et. Magneter sørger for, at det står korrekt. FlameGuard kan places på begge sider af

bordemfanget. Der følger én FlameGuard med hver bordemfang. Hvis du har brug for flere, kan de købes som separat tilbehør. Skulle gasflammen gå ud, fx fordi maden koger over eller pga. gennemtræk, afbrydes gastilførslen.

Produktinformation

SmartLine-elementer



CS 7101 FL

- Gaskogeplade m. 1 blus – dual-wok, velegnet til wok
- Sort keramisk glas
- Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
- Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
- Metalknap
- Eltænding
- GasStop
- Udskæringsmål BxD:
Oven på bordplade: 358x500 mm
Planforsænket: 382x524 mm
- Produktmål BxD: 378x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutninger: 92 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 4,5 kW – 10 A
- Til natur- og flaskegas (dyser medfølger)


M.-nr. 10693720 **Pris: 9.195,00**



CS 7102 FL

- Gaskogeplade med 2 blus
- Sort keramisk glas
- Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
- Støbejernsrist i mat sort (kan rengøres i opvaske-maskine)
- Metalknapper
- Eltænding
- GasStop
- Udskæringsmål BxD:
Oven på bordplade: 358x500 mm
Planforsænket: 382x524 mm
- Produktmål BxD: 378x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutninger: 92 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 4,4 kW – 10 A
- Til natur- og flaskegas (dyser medfølger)


M.-nr. 10693730 **Pris: 8.895,00**



CS 7612 FL

- 2 induktionskogezone, 1 PowerFlex-zone
- Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
- SmartSelect, hurtig og nem betjening
- Stop&Go
- Lock&Wipe
- Individuelle indstillingsmuligheder
- Automatisk gryderegistrering
- Booster og TwinBooster, ultra hurtig opkogstid m. op til 7,3 kW effekt
- Varmholdningsfunktion
- Recall-funktion, ved utilsigtet slukning bliver indstillingerne gemt
- Restvarmeindikator
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Beskyttelse mod overophedning
- Børnesikring/lås
- Udskæringsmål BxD:
Oven på bordplade: 358x500 cm
Planforsænket: 382x524 cm
- Produktmål BxD: 378x520 cm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 51 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 3,6 kW – 16 A


M.-nr. 10693740 **Pris: 10.595,00**



KM 6329

- 4 induktionskogezone, 2 PowerFlex-zoner
- Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
- SmartSelect, hurtig og nem betjening
- Stop&Go
- Lock&Wipe
- Individuelle indstillingsmuligheder
- Automatisk gryderegistrering
- Booster og TwinBooster, ultra hurtig opkogstid m. op til 7,3 kW effekt
- Varmholdningsfunktion
- Recall-funktion, ved utilsigtet slukning bliver indstillingerne gemt
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Beskyttelse mod overophedning
- Børnesikring/lås
- Udskæringsmål BxD:
Oven på bordplade: 600x500 mm
Planforsænket: 624x524 mm
- Produktmål BxD: 620x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 61 mm
- Eltilslutning: 3N AC 230 V 7,3 kW – 16 A

M.-nr. 10693790 **Pris: 12.995,00**



CS 7632 FL

- Teppanyaki-stegeplade, induktion
- Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
- SmartSelect, hurtig og nem betjening
- Stop&Go
- Individuelle indstillingsmuligheder
- Varmholdningsfunktion
- Recall-funktion, ved utilsigtet slukning bliver indstillingerne gemt
- Restvarmeindikator for hver kogezone
- Sikkerhedsafbryder (maks. driftstid)
- Beskyttelse mod overophedning
- Børnesikring/lås
- Udskæringsmål BxD:
Oven på bordplade: 358x500 mm
Planforsænket BxD: 382x524 mm
- Produktmål BxD: 378x520 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 60 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 2,6 kW– 16 A

M.-nr. 10693780 **Pris: 18.395,00**



CSDA 7000 FL

- Bordemfang i keramisk glas
- Montering i bordpladen
- Uden ramme – monteres ovenpå eller planforsænkes
- Udluftning til det fri/recirkulation
- SmartSelect
- 10-lags fedtfilter i rustfrit stål (kan rengøres i opvaskemaskine)
- CleanCover, nem og sikker rengøring
- Antal blæser-/booster-trin: 3/1
- 5 min. efterløbstid
- Energiklasse A+ • 29 kWh/år • ECO-motor
- Hydraulisk effektivitet (ventilatorens effektivitet): A
- Fedtfiltreringseffektivitetsklasse: B
- Luft- og lyd (150 mm Ø):
Boost: 535 m3/t EN 61591
Maks.: 440 m3/t EN 61591, 66 dB(A) re 1 pW
- FlameGuard beskytter mod gasflammer
- Sikkerhedsafbryder (maks. drift 12 timer)
- Fleksibel installation – blæser og tilslutningsstuds til aftræk kan placeres til højre eller venstre
- Udskæringsmål BxD:
Oven på bordplade: 100x500 mm
Planforsænket: 124x524 mm
- Indbygningshøjde inkl. tilslutningsboks: 168 mm
- Produktmål BxD: 120x520 mm
- Eltilslutning: 1N AC 230 V 0,17 kW – 16 A

M.-nr. 10696300 **Pris: 11.195,00**

Tryghed med Miele – 15 års reservedelsgaranti

Miele er et af verdens førende premium brands. Immer Besser er vores brand's DNA og dybt forankret i vores 118 års historie. Det definerer, hvordan vi vil fortsætte vores mission og konstant være garant for højeste kvalitet. Vi bruger kun de bedste råmaterialer, lige som vores skrappe kvalitetskontrol sikrer, at vi altid leverer pålidelige og holdbare produkter med lang levetid. Op til 15 år fra ophør af produktionen af en produktserie kan vi levere reservedele til dit Miele produkt. Det gælder også Miele SmartLine, så du kan være tryk ved, at produktet altid kan repareres, og du undgår en evt. ombygning af bordplade mv.



Installation

Fleksible installationsmuligheder

Maksimal fleksibilitet karakteriserer Miele SmartLine. Uanset hvordan dit drømmekøkken ser ud, kan SmartLine tilpasses. SmartLine kan monteres oven på bordpladen eller i plan med bordpladen. I modsætning til en konventionel emhætte integreres SmartLine-bordemfanget i bordpladen. Afhængig af ønsket installation findes forskellige mulig-

heder for ventilation. Du kan vælge aftræk til det fri eller recirkulation, og så kan du vende blæseren og tilslutningsstuds til aftræk enten til højre eller til venstre. Uanset ventilationsløsning anbefaler Miele, at udblæsningsluften føres ud af underskabet via soklen. Det forhindrer tilsmudsning og uønsket kondensering i den aflukkede sokkel, så du undgår fugtskader og skimmeldannelse.


Planforsænket




Oven på bordpladen




Recirkulation




Aftræk til det fri



Eksempel med to bordemfang



Blæser, placeres i soklen



Tjekliste ved installation af SmartLine

- SmartLine-elementerne skal indbygges, så de er frit tilgængelige nedefra, så fugningen ikke skal fjernes ved evt. reparation
- Bordemfangets aftagelige opsamlingsbakke skal være frit tilgængelig og kunne tages af ved rengøring
- Vær opmærksom på SmartLine-elementernes forskellige indbygningshøjder
- Vær opmærksom på, at øverste stykke af underskabet skal blændes af
- Ved anvendelse af 90°-rør til gastilslutning øges indbygningshøjden med ca. 60 mm
- Ved indbygning af flere SmartLine-elementer skal der mellem de enkelte elementer være en afstand på 2 mm. Desuden skal monteringsliste(r) CSZL 7000 anvendes
- Bordemfanget kan indbygges med tilslutningsstuds til luftkanalen til højre eller venstre
- Min. bordpladedybde ved bordemfang med luftkanal til højre: 600 mm
- Min. bordpladedybde ved bordemfang med luftkanal til venstre: 665 mm
- Ved indbygning af bordemfanget yderst i rækken af SmartLine-elementer, skal der laves en udskæring på undersiden af bordpladen, hvis bordpladen er tykkere end 28 mm
- Bordemfangets blæser samt elektronikboksen anbringes i soklen under skabsbunden
- Min. sokkelhøjde: 100 mm
- Bordemfangets udblæsningsstuds er beregnet til fladkanaler (222 x 89 mm). Vi anbefaler Miele's fladkanaler. Vær opmærksom på, at disse ikke følger med som standard
- Vi fraråder højfleksible (harmonika) udblæsningskanaler
- Ved tilslutning med recirkulation anbefaler Miele at montere DUU 1000-1 (recirkulationsboks)
- Recirkulationsmodulet kan monteres i soklen på siden eller bagsiden af kogeøen. Montering på bagsiden er kun muligt ved ekstra dybe bordplader
- Udblæsningsretningen på DUU 1000-1 skal så vidt muligt vende mod det åbne rum. Der skal være tilstrækkelig afstand til vægge, møbler etc.
- Ved nogle indbygningssituationer kan det være nødvendigt at flytte sokkelbenene
- Se yderligere anbefalinger til indbygning af SmartLine-elementerne i brugsanvisningerne. Kan downloades fra www.miele.dk

Installation

Oversigter over udskæringsmål




Oven på bordplade

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	B
	1 x 378	1 x 120	480 ⁺¹
	1 x 620	2 x 120	844 ⁺¹
	2 x 378	1 x 120	860 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1224 ⁺¹
	3 x 378	2 x 120	1362 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1604 ⁺¹
	4 x 378	2 x 120	1742 ⁺¹
	1 x 378	--	358 ⁺¹
	2 x 378	--	738 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	--	980 ⁺¹
	3 x 378	--	1118 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	--	1360 ⁺¹
	4 x 378	--	1498 ⁺¹

Planforsænket

	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	A	B
	1 x 378	1 x 120	504 ⁺¹	480 ⁺¹
	1 x 620	2 x 120	868 ⁺¹	844 ⁺¹
	2 x 378	1 x 120	884 ⁺¹	860 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248 ⁺¹	1224 ⁺¹
	3 x 378	2 x 120	1386 ⁺¹	1362 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1628 ⁺¹	1604 ⁺¹
	4 x 378	2 x 120	1766 ⁺¹	1742 ⁺¹
	1 x 378	--	382 ⁺¹	358 ⁺¹
	2 x 378	--	762 ⁺¹	738 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	--	1004 ⁺¹	980 ⁺¹
	3 x 378	--	1142 ⁺¹	1118 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	--	1384 ⁺¹	1360 ⁺¹
	4 x 378	--	1522 ⁺¹	1498 ⁺¹

Udskæring i bordplade ved montering oven på bordplade



Anvisninger til beregning af udskæringen


Produkterne ligger 10 mm ind over bordpladen. Ved indbygning af flere produkter skal der mellem de enkelte produkter være en afstand på 2 mm.

Beregning af udskæringsmål B:

1 produkt = Bredden på produktet minus 10 mm til højre, minus 10 mm til venstre.

Flere produkter = Produkternes samlede bredde plus 2 mm afstand mellem produkterne, minus 10 mm til højre, minus 10 mm til venstre.

Udskæring i bordplade ved planforsækning



Anvisninger til beregning af udskæringen

Produkterne ligger 10 mm ind over bordpladen. Ved indbygning af flere produkter skal der mellem de enkelte produkter være en afstand på 2 mm.

Beregning udskæringsmål A:

1 produkt = Bredde på produktet plus 2 mm til højre, plus 2 mm til venstre.

Flere produkter = Samlet bredde på produkterne plus 2 mm afstand mellem produkterne, plus 2 mm til højre, plus 2 mm til venstre.

Beregning udskæringsmål B:

B = udskæringsmål A minus 12 mm til højre, minus 12 mm til venstre.

Tilstrækkelig plads

Gennemtænkt og gennemført topkvalitet.
I kraft af det kompakte design optager Miele
SmartLine-serien minimal plads i dine under-
skabe og giver masser af plads til skuffer.




Installation


CSDA 7000 FL

Tegninger og indbygningsvejledninger til øvrige SmartLine-elementer findes i brugsanvisningerne
Se www.miele.dk


CSDA 7000 FL – luftkanal til højre, monteret oven på 600 mm dyb bordplade



CSDA 7000 FL – luftkanal til højre, planforsænket i 600 mm dyb bordplade



CSDA 7000 FL – luftkanal til højre, monteret oven på >600 mm dyb bordplade




1: Korpusbagvæg (valgfri): Luftkanalen føres bag indbygningsskabets korpusbagvæg. Korpusbagvæggen skal kunne tages af i tilfælde af reparation. Til føring af luftkanalen skal der mellem korpusvæggen og en


væg eller et køkkenmodul være en afstand på min. 110 mm.
2: Variabel længde på mellemstykke
3: Opsamlingsbakke: Den aftagelige opsamlingsbakke skal være tilgængelig efter monteringen.

4: Luftkanalens længde tilpasses
5: Blæser
X = målet, hvormed bordpladedybden er over 600 mm.


CSDA 7000 FL – luftkanal til venstre, monteret oven på >600 mm dyb bordplade. OBS! Min. bordpladedybde: 665 mm



CSDA 7000 FL – luftkanal til højre, planforsænket i >600 mm dyb bordplade



CSDA 7000 FL – luftkanal til venstre, planforsænket i >600 mm dyb bordplade. OBS! Min. bordpladedybde: 665 mm



1: Korpusbagvæg (valgfri): Luftkanalen føres bag indbygningsskabets korpusbagvæg. Korpusbagvæggen skal kunne tages af i tilfælde af reparation. Til føring af luftkanalen skal der mellem korpusvæggen og en

væg eller et køkkenmodul være en afstand på min. 110 mm.
2: Variabel længde på mellemstykke
3: Opsamlingsbakke: Den aftagelige opsamlingsbakke skal være tilgængelig efter monteringen.


4: Luftkanalens længde tilpasses
5: Blæser
X = målet, hvormed bordpladedybden er over 600 mm.



Tilbehør

Fladkanaler


Mieles bordemfang er fleksibelt på alle måder: Den interne blæser kan både anvendes til recirkulation og aftræk til det fri. Vi anbefaler at lede den indsugede luft ud af underskabet via et fladkanalsystem. Til maksimal fleksibilitet og enkel montering tilbyder vi et stort udvalg af kanaldele, der alle sikrer, at bordemfanget yder en optimal udsugningseffekt. Alle dele er gensidigt kompatible og af hvid, svært antændelig plast (brandbeskyttelsesklasse B1 og godkendt efter nålflammetest). Til sikker forbindelse af de enkelte elementer anvendes tætningsbånd.



DFK-R 1000

- Lige stykke, 1 m


M.-nr. 10811340 **Pris kr. 275,00**



DFK-BH 90

- Horizontal bue 90°

M.-nr. 10811390 **Pris kr. 275,00**



DFK-BVK 90

- Vertikal bue 90°
- 150 mm dyb og høj

M.-nr. 10811470 **Pris kr. 275,00**



DFK-DB

- Tætningsbånd til Miele fladkanalsystem DFK
- Til tætning af overgangene mellem fladkanaldelene
- Farve: Hvid
- Længde: 10 m


M.-nr. 10820390 **Pris kr. 75,00**



Monteringsliste

- Monteringsliste til montering af flere Smart-Line-elementer i en sektion, CSZL 7000


M.-nr. 10690630 **Pris kr. 395,00**



DFK-A 90

- Adapter flad – rund 90°


M.-nr. 10811440 **Pris kr. 275,00**



DFK-BH 45

- Horizontal bue 45°


M.-nr. 10811450 **Pris kr. 275,00**



DFK-BV 90

- Vertikal bue 90°
- 170 mm dyb og høj


M.-nr. 10811410 **Pris kr. 275,00**



DFK-A

- Adapter flad – rund


M.-nr. 10811430 **Pris kr. 275,00**



DFK-BH 15

- Horizontal bue 15°



M.-nr. 10811460 **Pris kr. 225,00**



DFK-V

- Samlestykke, forbinder lige fladkanaldele


M.-nr. 10811360 **Pris kr. 150,00**



Aftræk til det fri DMK 150

- Murkasse

M.-nr. 9162280 **Pris kr. 1.495,00**



Til recirkulation

DUU 1000-1


- Ombygningssæt til recirkulation
- Inkl. regenererbart lugtfilter med aktivt kul

M.-nr. 10647600 **Pris kr. 2.695,00**

Miele



Mieles køkkenunivers – oplev det ekstraordinære



Nyt online køkkenunivers

Passioneret madelsker? Udvid dit repertoire af lækre madopskrifter, og hent inspiration til din køkkenindretning. Oplev Mieles nye online køkkenunivers, og træd ind i en verden af mad, mode, kunst og design.



Kitchen Stories

1000+ gratis opskrifter på mobilen

Få adgang til alverdens madopskrifter og how-to-videoer med Miele@mobile-appen. Inspiration, kærlighed til mad og perfekte resultater – det er fordelene ved et nyt, eksklusivt partnerskab mellem Miele og Berlin start-up'en Kitchen Stories. "The shooting star" blandt madportaler er allerede kåret som bedste mad-app af Apple og Google.

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf.: 4327 1310
www.miele.dk
www.miele-shop.dk

Miele. Immer Besser.