

Miele

Én gang Miele, altid Miele



PRIS- & PRODUKTOVERSIGT
Prestigepartner

Juni 2026

VELKOMMEN TIL MIELE EXPERIENCE CENTER

I Miele Experience Center kan du se, opleve, prøve og købe vores produkter. Har du brug for råd om hvidevarer som for eksempel Miele vaskemaskiner, tørretumblere, støvsugere, opvaskemaskiner eller espressomaskiner? Eller vil du have hjælp til at planlægge dit nye køkken med en ovn, dampovn med ovnfunktion, induktionskogeplade eller køleskab fra Miele? Kig forbi vores Miele Experience Center eller book tid hos vores rådgivere. Du kan også booke videorådgivning og få personlig rådgivning hjemmefra.



Book en aftale

Vores Miele Experience Centre er klar til at hjælpe dig i butikken. Book en tid til et personligt møde med vores eksperter, og få hjælp til at finde den perfekte maskine og de produkter, der passer til dine behov. Book på miele.dk.

Miele Live Experience

Få en personlig konsultation i dit eget hjem: Vi hjælper dig gerne via videoopkald og giver dig den samme konsultation, som hvis du besøgte Miele Experience Centre. Book på miele.dk.

I vores Miele Experience Centre kan der købes originalt tilbehør og forbrugsvarer til Miele's produkter. Reservedele leveres og sælges ikke fra vore Miele Experience Centre, men kan bestilles via miele.dk.

Du kan læse mere på miele.dk og tilmelde dig Miele's nyhedsbrev!

FIND MIELE EXPERIENCE CENTER

Glostrup

Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8:00 - 16:00

Torsdag: 8:00 - 18:00

Fredag: 8:00 - 16:00

Aarhus

Lille Torv 4
8000 Aarhus

Åbningstider:

Mandag-fredag 10:00 - 17:30

Lørdag 10:00 - 16:00

København

Gammel Mønt 9
1107 København

Åbningstider:

Mandag-fredag 10:00 - 18:00

Lørdag 10:00 - 17:00

Én gang Miele, altid Miele

Ovne	6
Kompaktovner	18
Kompaktovne med mikrobølge	22
Dampovne	30
Mikrobølgeovne	48
Espressomaskiner	52
Gourmet-varmeskuffer	57
Gourmet-vakuumskuffer	60
Induktionskogeplade med emhætte	62
Kogeplader	67
Combiset SmartLine	80
Emhætter og emfang	83
Opvaskemaskiner	105
Integrerede skabe	113
Fritstående skabe	131
Vinkøleskabe	140
MasterCool	149
Vaskemaskiner	154
Tørretumblere	157
Vaske-tørremaskiner	160
Tilbehør	162



FARVER

— For perfekt nydelse





Miele

OVNE

MIELE@HOME

Gør det nemt for dig selv. Med Miele@home kan du opkoble dine husholdningsprodukter – og få flere muligheder. Betjeningen er enkel - både med Miele-appen, via stemmestyring eller integration i eksisterende Smart Home-løsninger. Netværkstilslutningen sker via din egen wi-fi-router og Miele Cloud.



GARANTI FOR SUCCES

Slut med at undersøge og huske forskellige opskrifter. Automatikprogrammerne, der er udviklet af professionelle kokke, gør Miele-ovnen til en kulinarisk ekspert.

Vælg et automatikprogram, og indtast fx vægten på maden, eller tilpas bruningsgraden. Ovnene beregner automatisk tilberedningsprocessen og -tiden. Sæt maden i ovnen, overlad trykt tilberedningen til Miele, og hent maden, når den er færdigtilberedt. Med Egne programmer kan du nemt selv oprette automatikprogrammer, der er tilpasset dine ønsker.

TASTECONTROL

Er maden færdig, men du er optaget af noget andet? Du behøver ikke skynde dig ud i køkkenet for at tage din mad ud af ovnen. Med TasteControl åbner ovndøren automatisk lidt efter endt tilberedningsproces, og ventilatoren starter, så ovnrummet hurtigt køles ned (100 grader /5 min.)

Varmholdning – ønsker du at holde maden varm ved en bestemt temperatur, indstiller du ovnen, som sørger for det perfekte resultat, uanset hvornår du har tid til at tage maden ud af ovnen, uanset hvornår det passer dig at spise.

Ovne



H 2455 B obsw

- Ovn i moderne design med timer og PerfectClean til en attraktiv pris.
- 7-segment-display med knapEasyControl
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Plads og fleksibilitet 76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Beskytter mod forbrændingerkølig front
- Altid færdig til tiden takket være perfekt tidsstyringstidsfunktioner
- HxBxD i mm 596x595x569,3



H 2457 B obsw

- Ovn i moderne design med timer og PerfectClean til en attraktiv pris.
- 7-segment-display med knapEasyControl
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Plads og fleksibilitet 76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Nem håndtering FlexiClip-udtræk
- Beskytter mod forbrændingerkølig front
- HxBxD i mm 596x595x569,3



H 2455 BP obsw

- Ovn i moderne design med timer og pyrolyse til en attraktiv pris.
- 7-segment-display med knapEasyControl
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Plads og fleksibilitet 76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Beskytter mod forbrændingerkølig front
- Altid færdig til tiden takket være perfekt tidsstyringstidsfunktioner
- HxBxD i mm 596x595x569,3

Obsidiansort M.-nr. 12453490

Vejl. pris
6.990 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12453630

Vejl. pris
7.790 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12453600

Vejl. pris
9.890 kr. inkl. moms

Ovne



H 2457 BP obsw

- Ovn i moderne design med timer og pyrolyse til en attraktiv pris.
- 7-segment-display med knap EasyControl
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Plads og fleksibilitet i ovnrum med 5 ribbehøjder
- Nem håndtering FlexiClip-udtræk
- Beskytter mod forbrændinger kølig front
- HxBxD i mm 596x595x568



H 2465 B obsw

- Ovn i moderne design med netværk og PerfectClean.
- Tekstdisplay med knapper EasyControl Plus
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat automatikprogrammer
- Til knasende sprøde skorper opvarmningsform AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568



H 2467 B obsw

- Ovn i moderne design med netværk, PerfectClean og FlexiClip-udtræk.
- Tekstdisplay med knapper EasyControl Plus
- Særlig nem rengøring med PerfectClean-overflade
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat automatikprogrammer
- Til knasende sprøde skorper opvarmningsform AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568

Obsidiansort M.-nr. 12453640

Vejl. pris
10.790 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12472380

Vejl. pris
7.490 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12472390

Vejl. pris
8.490 kr. inkl. moms

Ovne



AirFry



AirFry



AirFry



H 2465 BP obsw

- Ovn i moderne design med netværk og pyrolyse .
- Tekstdisplay med knapperEasyControl Plus
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Opnå nemt det perfekte resultatautomatikprogrammer
- Til knasende sprøde skorperopvarmningsform AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568



H 2467 BP obsw

- Ovn i moderne design med netværk, pyrolyse og FlexiClip-udtræk.
- Tekstdisplay med knapperEasyControl Plus
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Opnå nemt det perfekte resultatautomatikprogrammer
- Til knasende sprøde skorperopvarmningsform AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568



H 2861-1 BP clst

- Ovn i perfekt kombinérbart design med AirFry-funktion, netværk og pyrolyse.
- Tekstdisplay med knapperEasyControl Plus
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Opnå nemt det perfekte resultatautomatikprogrammer
- Til knasende sprøde skorperopvarmningsform AirFry
- HxBxD i mm 596x595x569,3

Obsidiansort M.-nr. 12472400

Vejl. pris
10.390 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12472430

Vejl. pris
11.490 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12433900

Vejl. pris
12.390 kr. inkl. moms

Ovne



AirFry



H 2861-1 BP grgr

- Ovn i perfekt kombinérbart design med AirFry-funktion, netværk og pyrolyse.
- Tekstdisplay med knapper EasyControl Plus
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat automatisk programmer
- Til knasende sprøde skorper opvarmningsform AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568



AirFry



H 2861-1 BP obsw

- Ovn i perfekt kombinérbart design med AirFry-funktion, netværk og pyrolyse.
- Tekstdisplay med knapper EasyControl Plus
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat automatisk programmer
- Til knasende sprøde skorper opvarmningsform AirFry
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7262 BP clst

- Ovn med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens
- Display med sensorbetjening DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Opnå nemt det perfekte resultat automatisk programmer
- Plads og fleksibilitet 76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Nem betjening på alle niveauer FlexiClip-udtræk
- HxBxD i mm 596x595x568

Gråfitgrå M.-nr. 12433890

Vejl. pris
13.390 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12433880

Vejl. pris
13.390 kr. inkl. moms

Clean Steel M.-nr. 11587990

Vejl. pris
15.890 kr. inkl. moms

Ovne



H 7262 BP grgr

- Ovn med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens
- Display med sensorbetjeningDirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Opnå nemt det perfekte resultatautomatikprogrammer
- Plads og fleksibilitet76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Nem betjening på alle niveauerFlexiClip-udtræk
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7262 BP obsw

- Ovn med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens
- Display med sensorbetjeningDirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Opnå nemt det perfekte resultatautomatikprogrammer
- Plads og fleksibilitet76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Nem betjening på alle niveauerFlexiClip-udtræk
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7264 BP grgr

- Ovn i kombinerbart design med tekstdisplay, tilslutning til netværk og pyrolyse.
- Display med sensorbetjeningDirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Opnå nemt det perfekte resultatautomatikprogrammer
- HxBxD i mm 596x595x568

Grafitgrå M.-nr. 11587980

Vejl. pris
16.890 kr. inkl. moms

Obsdiansort M.-nr. 11587970

Vejl. pris
16.890 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11130110

Vejl. pris
19.790 kr. inkl. moms

Ovne



H 7264 BP obsw

- Ovn i kombinerbart design med tekstdisplay, tilslutning til netværk og pyrolyse.
- Display med sensorbetjening DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Opnå nemt det perfekte resultat automatikprogrammer
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7464 BP clst

- Ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay med sensortaster DirectSensor
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Til stegning, braisering og gratinering voucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7464 BP grgr

- Ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay med sensortaster DirectSensor
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Til stegning, braisering og gratinering voucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 596x595x568

Obsidiansort M.-nr. 11130100

Vejl. pris
19.790 kr. inkl. moms

Clean Steel M.-nr. 11130210

Vejl. pris
23.190 kr. inkl. moms

Gråfitgrå M.-nr. 11130200

Vejl. pris
24.190 kr. inkl. moms

Ovne



H 7464 BP obsw

- Ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7464 BP pebe

- Ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7464 BPX grgr

- Grebsfri ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 596x595x568

Obsidiansort M.-nr. 11130190

Vejl. pris
24.190 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12821660

Vejl. pris
24.190 kr. inkl. moms

Gråfitgrå M.-nr. 11130240

Vejl. pris
24.190 kr. inkl. moms

Ovne



H 7464 BPX obsw

- Grebsfri ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7464 BPX mb

- Grebsfri ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7464 BPX pebe

- Grebsfri ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og LED-belysning.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 596x595x568

Obsidiansort M.-nr. 11130230

Vejl. pris
24.190 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317180

Vejl. pris
25.190 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619390

Vejl. pris
25.190 kr. inkl. moms

Ovne



H 7660 BP clst

- Ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight
- Touchdisplay med bevægelsessensor M Touch S + MotionReact
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- Produkt med wi-fi Miele@home
- HxBxD i mm 596x595x567



H 7660 BP obsw

- Ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight
- Touchdisplay med bevægelsessensor M Touch S + MotionReact
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- Produkt med wi-fi Miele@home
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7860 BP clst

- Ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst kamera i ovnrum
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x569,3

Clean Steel M.-nr. 11130280

Vejl. pris
28.190 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11130260

Vejl. pris
29.090 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11130360

Vejl. pris
37.090 kr. inkl. moms

Ovne



H 7860 BP grgr

- Ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst kamera i ovnrum
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7860 BP obsw

- Ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst kamera i ovnrum
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7860 BPX grgr

- Grebsfri ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst kamera i ovnrum
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568

Gråfitgrå M.-nr. 11130340

Vejl. pris
37.990 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11130330

Vejl. pris
37.990 kr. inkl. moms

Gråfitgrå M.-nr. 11130390

Vejl. pris
37.990 kr. inkl. moms

Ovne



H 7860 BPX obsw

- Grebsfri ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst kamera i ovnrum
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7860 BPX mb

- Grebsfri ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst kamera i ovnrum
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- Produkt med wi-fi Miele@home
- HxBxD i mm 596x595x568



H 7860 BPX pebe

- Grebsfri ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst kamera i ovnrum
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- HxBxD i mm 596x595x568

Obsidiansort M.-nr. 11130380

Vejl. pris
37.990 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317210

Vejl. pris
38.990 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619440

Vejl. pris
38.990 kr. inkl. moms

Ovne



H 7890 BP

- 90 cm bred ovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst kamera i ovnrum
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Hurtig opvarmning og ensartet varmefordeling TwinPower
- HxBxD i mm 478x895x568/300

Clean Steel M.-nr. 11130430

Vejl. pris
75.390 kr. inkl. moms

Kompaktovne



H 7440 BPX grgr

- Grebsfri kompaktovn i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 455,5x595x568



H 7440 BPX obsw

- Grebsfri kompaktovn i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 455,5x595x568



H 7440 BPX mb

- Grebsfri kompaktovn i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 455,5x595x568

CleanSteel M.-nr. 11130460

Vejl. pris
24.190 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11130450

Vejl. pris
24.190 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317160


Vejl. pris
25.190 kr. inkl. moms

Kompaktovne




H 7440 BPX pebe

- Grebsfri kompaktovn i perfekt kombinerbart design med LED-belysning og pyrolyse.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 455,5x595x568



H 7840 BPX grgr

- Grebsfri kompaktovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensorM Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helstkamera i ovnrum
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568



H 7840 BPX obsw

- Grebsfri kompaktovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensorM Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helstkamera i ovnrum
- Nem rengøringPyrolyserengøring& PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpeKlimaprogram
- Slut med overtilberedte retterTasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568

Pearl beige M.-nr. 12619270

Vejl. pris
25.190 kr. inkl. moms


Grafitgrå M.-nr. 11130310

Vejl. pris
39.490 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11130300


Vejl. pris
39.490 kr. inkl. moms

Kompaktovne



H 7840 BPX mb

- Grebsfri kompaktovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst kamera i ovnrum
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568



H 7840 BPX pebe

- Grebsfri kompaktovn i perfekt kombinerbart design med stegetermometer og BrilliantLight.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Overvåg retten når som helst og hvor som helst kamera i ovnrum
- Nem rengøring Pyrolyserengøring & PyroFit
- Ideel til bagning af lette deje og gylden skorpe Klimaprogram
- Slut med overtilberedte retter TasteControl
- HxBxD i mm 455,5x595x568

Mat sort M.-nr. 12317190

Vejl. pris
40.390 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619400

Vejl. pris
40.390 kr. inkl. moms

KOMPAKTOVNE MED MIKROBØLGER



Kompaktovne med mikrobølger




H 7240 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.
- Display med sensorbetjening DirectSensor S
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap Quick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7240 BM grgr

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.
- Display med sensorbetjening DirectSensor S
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap Quick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7240 BM obsw

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.
- Display med sensorbetjening DirectSensor S
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap Quick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Clean Steel M.-nr. 11129860

Vejl. pris
16.890 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11129850

Vejl. pris
17.790 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11129840

Vejl. pris
17.790 kr. inkl. moms

Kompaktovne med mikrobølger




H 7440 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultaterQuick & Gentle
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knapQuick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,0



H 7440 BM grgr

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultaterQuick & Gentle
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knapQuick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7440 BM obsw

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultaterQuick & Gentle
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knapQuick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Clean Steel M.-nr. 11129910

Vejl. pris
20.790 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11129900

Vejl. pris
21.790 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11129890

Vejl. pris
21.790 kr. inkl. moms

Kompaktovne med mikrobølger



H 7440 BM pebe

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultaterQuick & Gentle
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knapQuick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7440 BMX grgr

- Grebsfri kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultaterQuick & Gentle
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knapQuick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7440 BMX obsw

- Grebsfri kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultaterQuick & Gentle
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knapQuick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Pearl beige M.-nr. 12821670

Vejl. pris
21.790 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11129940

Vejl. pris
21.790 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11129930

Vejl. pris
21.790 kr. inkl. moms

Kompaktovne med mikrobølger



H 7440 BMX mb

- Grebsfri kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultaterQuick & Gentle
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knapQuick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7440 BMX pebe

- Grebsfri kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og kombi-funktioner.
- Stort tekstdisplay med sensortasterDirectSensor
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultaterQuick & Gentle
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knapQuick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7640 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.
- Touchdisplay med bevægelsessensorM Touch S + MotionReact
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultaterQuick & Gentle
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knapQuick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Mat sort M.-nr. 12317170

Vejl. pris
22.790 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619380

Vejl. pris
22.790 kr. inkl. moms

Clean Steel M.-nr. 11129980

Vejl. pris
24.190 kr. inkl. moms

Kompaktovne med mikrobølger




H 7640 BM obsw

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.
- Touchdisplay med bevægelsessensor M Touch S + MotionReact
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap Quick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7840 BM clst

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap Quick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x563,4



H 7840 BM grgr

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap Quick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Obsidiansort M.-nr. 11129960

Vejl. pris
25.190 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11130020

Vejl. pris
28.590 kr. inkl. moms

Gråfitgrå M.-nr. 11130010

Vejl. pris
29.590 kr. inkl. moms

Kompaktovne med mikrobølger




H 7840 BM obsv

- Kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap Quick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7840 BMX grgr

- Grebsfri kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap Quick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7840 BMX obsv

- Grebsfri kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap Quick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Obsidiansort M.-nr. 11130000

Vejl. pris
29.590 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11130050

Vejl. pris
29.590 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11130040

Vejl. pris
29.590 kr. inkl. moms

Kompaktovne med mikrobølger



H 7840 BMX mb

- Grebsfri kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap Quick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1



H 7840 BMX pebe

- Grebsfri kompaktovn med mikrobølger i perfekt kombinerbart design med automatikprogrammer og stegetermometer.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Nem rengøringovnrør med PerfectClean og linnedstruktur
- Hurtigere og mere ensartede resultater Quick & Gentle
- Produkt med wi-fi Miele@home
- Nå i mål med ét tryk på en knap Quick-MW og Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x562,1

Mat sort M.-nr. 12317200

Pearl beige M.-nr. 12619410

Vejl. pris
30.590 kr. inkl. moms

Vejl. pris
30.590 kr. inkl. moms

DAMPOVNE

HURTIG OG NEMT – OG MINDRE MADSPILD

Med Miele's Mix & Match-funktion bliver det nemmere end nogensinde at tilberede et sundt måltid. I Miele App kan du ud fra en lang liste af madvarer udvælge og kombinere op til tre forskellige råvarer, som du ønsker at bruge i din ret.

Læg alle madvarerne på en tallerken eller en bageplade, og stil den i ovnen. Appen sørger for, at det hele kan tilberedes/opvarmes samtidigt i ovnen, og at din ret er færdig på under en halv time - slut med at være opmærksom.

Appen sender automatisk programindstillingerne til din ovn, så du skal blot sætte maden ind og lukke ovnen.

Giv dine madrester nyt liv i nye måltider, hent inspiration i appen, og undgå en ekstra tur i supermarkedet.

Nemmere bliver det ikke!

Dampovne med mikro



DGM 7440 clst

- Dampovn med mikrobølger og sous-vide-funktion til sund madlavning og hurtig opvarmning med WiFiConn@ct.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Ensartet og hurtig tilberedning med mikrobølgerQuick & Gentle
- Garanti for, at retten lykkes hver gangautomatikprogrammer
- Kortere tilberedningstider med kombination af damp/mikrobølger
- HxBxD i mm 455x595x568



DGM 7440 grgr

- Dampovn med mikrobølger og sous-vide-funktion til sund madlavning og hurtig opvarmning med WiFiConn@ct.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Ensartet og hurtig tilberedning med mikrobølgerQuick & Gentle
- Garanti for, at retten lykkes hver gangautomatikprogrammer
- Kortere tilberedningstider med kombination af damp/mikrobølger
- HxBxD i mm 455x595x569



DGM 7440 obsw

- Dampovn med mikrobølger og sous-vide-funktion til sund madlavning og hurtig opvarmning med WiFiConn@ct.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Ensartet og hurtig tilberedning med mikrobølgerQuick & Gentle
- Garanti for, at retten lykkes hver gangautomatikprogrammer
- Kortere tilberedningstider med kombination af damp/mikrobølger
- HxBxD i mm 455x595x569

Clean Steel M.-nr. 11138050

Vejl. pris
23.190 kr. inkl. moms


Grafitgrå M.-nr. 11138030

Vejl. pris
24.190 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11138000


Vejl. pris
24.190 kr. inkl. moms

Kombidampovne




DGC 7440 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,4



DGC 7440 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7440 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Clean Steel M.-nr. 12090820

Vejl. pris
24.690 kr. inkl. moms


Grafitgrå M.-nr. 12090810

Vejl. pris
25.590 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12090800


Vejl. pris
25.590 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7440 HCX PRO grgr

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7440 HC PRO pebe

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7440 HCX PRO obsw

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Gråfitgrå M.-nr. 12090880

Vejl. pris
25.590 kr. inkl. moms


Pearl beige M.-nr. 12872460

Vejl. pris
25.590 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12090840


Vejl. pris
25.590 kr. inkl. moms

Kombidampovne




DGC 7440 HCX PRO mb

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjening DirectSensor
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Bekvem betjening vandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7440 HCX PRO pebe

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjening DirectSensor
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Bekvem betjening vandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7640 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.
- Touchdisplay med bevægelsessensor M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,4

Mat sort M.-nr. 12317270

Vejl. pris
26.690 kr. inkl. moms


Pearl beige M.-nr. 12619730

Vejl. pris
26.690 kr. inkl. moms

Clean Steel M.-nr. 12091030


Vejl. pris
32.590 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7640 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.
- Touchdisplay med bevægelsessensor M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7840 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7840 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Obsidiansort M.-nr. 12091000

Vejl. pris
33.590 kr. inkl. moms


CleanSteel M.-nr. 12091480

Vejl. pris
37.490 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091470


Vejl. pris
38.490 kr. inkl. moms

Kombidampovne




DGC 7840 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7840 HCX PRO grgr

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



DGC 7840 HCX PRO obsw

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Obsidiansort M.-nr. 12091440

Vejl. pris
38.490 kr. inkl. moms


Grafitgrå M.-nr. 12091690

Vejl. pris
38.490 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12091680

Vejl. pris
38.490 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7840 HCX PRO mb

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5




DGC 7840 HCX PRO pebe

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



Kræver fast & afløb



DGC 7845 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Mat sort M.-nr. 12317290

Vejl. pris
39.490 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619750

Vejl. pris
39.490 kr. inkl. moms


Obsidiansort M.-nr. 12091710

Vejl. pris
40.390 kr. inkl. moms

Kombidampovne



Kræver
fast &
afløb




DGC 7845 HCX PRO obsw

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5




Kræver
fast &
afløb




DGC 7845 HCX PRO mb

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5



Kræver
fast &
afløb



DGC 7845 HCX PRO pebe

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 455,5x595x568,5

Obsidiansort M.-nr. 12091760

Vejl. pris
40.390 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317300

Vejl. pris
41.490 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619760

Vejl. pris
41.490 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7250 clst

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning og stegning med WiFiConn@ct og TasteControl.
- Display med sensorbetjeningDirectSensor S
- Fremragende resultaterMonoSteam-dampteknologi
- Særligt lette deje og flot brunede skorperKlimaprogram
- Sikrer at dine madvarer ikke overtilberedes TasteControl
- Ekstra let rengøringPerfectClean-udstyr
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7250 grgr

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning og stegning med WiFiConn@ct og TasteControl.
- Display med sensorbetjeningDirectSensor S
- Fremragende resultaterMonoSteam-dampteknologi
- Særligt lette deje og flot brunede skorperKlimaprogram
- Sikrer at dine madvarer ikke overtilberedes TasteControl
- Ekstra let rengøringPerfectClean-udstyr
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 596x595x568



DGC 7250 obsw

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning og stegning med WiFiConn@ct og TasteControl.
- Display med sensorbetjeningDirectSensor S
- Fremragende resultaterMonoSteam-dampteknologi
- Særligt lette deje og flot brunede skorperKlimaprogram
- Sikrer at dine madvarer ikke overtilberedes TasteControl
- Ekstra let rengøringPerfectClean-udstyr
- Til stegning, braisering og gratineringvoucher til et stegefad til induktion
- HxBxD i mm 596x595x568

Clean Steel M.-nr. 12090620

Vejl. pris
16.890 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12090610

Vejl. pris
17.790 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12090600

Vejl. pris
17.790 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7450 clst

- Dampovn med ovnfunktion til damptilb., bagning og stegning med WiFiConn@ct, TasteControl og LED-lys.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Fremragende resultaterMonoSteam-damp teknologi
- Særligt lette deje og flot brunede skorperKlimaprogram
- Sikrer at dine madvarer ikke overtilberedes TasteControl
- Ekstra let rengøringPerfectClean-udstyr
- HxBxD i mm 596x595x568



DGC 7450 grgr

- Dampovn med ovnfunktion til damptilb., bagning og stegning med WiFiConn@ct, TasteControl og LED-lys.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Fremragende resultaterMonoSteam-damp teknologi
- Særligt lette deje og flot brunede skorperKlimaprogram
- Sikrer at dine madvarer ikke overtilberedes TasteControl
- Ekstra let rengøringPerfectClean-udstyr
- HxBxD i mm 596x595x568



DGC 7450 obsw

- Dampovn med ovnfunktion til damptilb., bagning og stegning med WiFiConn@ct, TasteControl og LED-lys.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Fremragende resultaterMonoSteam-damp teknologi
- Særligt lette deje og flot brunede skorperKlimaprogram
- Sikrer at dine madvarer ikke overtilberedes TasteControl
- Ekstra let rengøringPerfectClean-udstyr
- HxBxD i mm 596x595x568

Clean Steel M.-nr. 11814340

Vejl. pris
19.790 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11814330

Vejl. pris
20.790 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11814320

Vejl. pris
20.790 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7460 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7460 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7460 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-dampteknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Clean Steel M.-nr. 12090920

Vejl. pris
29.590 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12090910

Vejl. pris
31.190 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12090900

Vejl. pris
31.190 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7460 HC PRO pebe

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7460 HCX PRO grgr

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7460 HCX PRO obsw

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekte resultaterDualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendigkombitilberedning
- Bekvem betjeningvandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøringHydroClean og ovnrør i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Pearl beige M.-nr. 12872470

Vejl. pris
31.190 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12090960

Vejl. pris
31.190 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12090950


Vejl. pris
31.190 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7460 HCX PRO mb

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjening DirectSensor
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Bekvem betjening vandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7460 HCX PRO pebe

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med WiFiConn@ct + HydroClean.
- Stort display med sensorbetjening DirectSensor
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Bekvem betjening vandbeholder bag motoriseret liftpanel
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7660 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.
- Touchdisplay med bevægelsessensor M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Mat sort M.-nr. 12317280

Vejl. pris
32.090 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619740

Vejl. pris
32.090 kr. inkl. moms

Clean Steel M.-nr. 12091260

Vejl. pris
31.192 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7660 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning bagning, stegning med stegetermometer + HydroClean.
- Touchdisplay med bevægelsessensor M Touch S + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7860 HC PRO clst

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7860 HC PRO grgr

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Obsidiansort M.-nr. 12091180

Vejl. pris
40.390 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12091820

Vejl. pris
45.390 kr. inkl. moms

Gråfitgrå M.-nr. 12091810

Vejl. pris
46.890 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7860 HC PRO obsv

- Dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7860 HCX PRO grgr

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7860 HCX PRO obsv

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Obsidiansort M.-nr. 12091800

Vejl. pris
46.890 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12091870

Vejl. pris
46.890 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12091860


Vejl. pris
46.890 kr. inkl. moms

Kombidampovne



DGC 7860 HCX PRO mb

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7860 HCX PRO pebe

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7865 HC PRO obsw

- Dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Mat sort M.-nr. 12317310

Vejl. pris
47.890 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619770

Vejl. pris
47.890 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12091910


Vejl. pris
48.790 kr. inkl. moms

Kombidampovne




DGC 7865 HCX PRO obsv

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7865 HCX PRO mb

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567



DGC 7865 HCX PRO pebe

- Grebsfri dampovn med ovnfunktion med vand- og afløbstilslutning til damptilberedning, bagning, stegning med trådløst stegetermometer + HydroClean.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Perfekte resultater DualSteam-damp teknologi
- Sprød udvendig, saftig indvendig kombi tilberedning
- Miele@home produkt der kan forbindes via wi-fi + Mix & Match
- Let rengøring HydroClean og ovnrum i rustfrit stål
- HxBxD i mm 596x595x567

Obsidiansort M.-nr. 12091970

Vejl. pris
48.790 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317320

Vejl. pris
49.790 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12619780

Vejl. pris
49.790 kr. inkl. moms



Miele

MIKROBØLGEOVNE



AUTOMATIKPROGRAMMER

Komfortabelt og afslappet: Automatikprogrammerne klarer tilberedningen for dig. Du skal blot vælge det ønskede program og indstille madvarenes vægt. Mikrobølgeovnen finder selv den passende effekt og tilberedningstid.



QUICK-MB

Fuld kraft med ét tryk: Med denne funktion har du hurtigt adgang til den højeste mikrobølgeeffekt. Ved at trykke 1, 2 eller 3 gange kan du indstille mikrobølgeovnens driftstid til 30, 60 eller 120 sekunder. Derefter slukkes mikrobølgeovnen automatisk.



POPCORN

Hvad er en god film uden popcorn? Med vores automatikprogram til tilberedning af popcorn kan du helt uden besvær tilberede lækre popcorn til familien. Tid og watt-effekt er tilpasset optimalt til de gængse poser på 100 g. Vil du have ekstra sprøde popcorn? Så skal du bare at tilpasse tiden individuelt - alt efter smag og behag.

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Mikrobølgeovne




M 2224 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning med komfortabel med sensorer i siden.
- Display med sensorbetjening EasySensor
- Optimal og ensartet bruning integreret quartzgrill
- Perfekt optøning og tilberedning automatik programmer
- Retten holdes klar til servering varmholdningsautomatik
- Perfekt og energibesparende LED-belysning
- HxBxD i mm 372x495x310



M 2230 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning med komfortabel med sensorer i siden.
- Display med sensorbetjening EasySensor
- Perfekt optøning og tilberedning automatik programmer
- Retten holdes klar til servering varmholdningsautomatik
- Perfekt og energibesparende LED-belysning
- HxBxD i mm 372x595x310



M 2234 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning med komfortabel med sensorer i siden.
- Display med sensorbetjening EasySensor
- Optimal og ensartet bruning integreret quartzgrill
- Perfekt optøning og tilberedning automatik programmer
- Retten holdes klar til servering varmholdningsautomatik
- Perfekt og energibesparende LED-belysning
- HxBxD i mm 372x595x310

Obsidiansort M.-nr. 11100520

Vejl. pris
8.890 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100540

Vejl. pris
8.490 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100560

Vejl. pris
9.390 kr. inkl. moms

Mikrobølgeovne



M 2234 brsw

- Mikrobølgeovn til indbygning med komfortabel med sensorer i siden.
- Display med sensorbetjening EasySensor
- Optimal og ensartet bruning integreret quartzgrill
- Perfekt optøning og tilberedning automatik programmer
- Retten holdes klar til servering varmholdningsautomatik
- Perfekt og energibesparende LED-belysning
- HxBxD i mm 372x595x310



M 2240 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning med komfortabel med sensorer i siden.
- Display med sensorbetjening EasySensor
- Perfekt optøning og tilberedning automatik programmer
- Retten holdes klar til servering varmholdningsautomatik
- Kompakt 26 l stort ovnrum
- HxBxD i mm 452x595x401



M 7240 clst

- Mikrobølgeovn til indbygning i et perfekt kombinerbart design med topbetjening.
- Display med tekst og sensorbetjening DirectSensor S
- Perfekt optøning og tilberedning automatik programmer
- Meget plads 46 l ovnrumskapacitet og 40 cm drejetallerken
- Mikrobølger med særlig stor ydeevne 900 W
- Til målet med et tryk på en knap Popcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x560

Brilliant hvid M.-nr. 11100550

Vejl. pris
9.390 kr. inkl. moms

Obsidian sort M.-nr. 11100570

Vejl. pris
9.890 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11100590

Vejl. pris
11.890 kr. inkl. moms

Mikrobølgeovne



M 7244 clst

- Mikrobølgeovn til indbygning i et perfekt kombinerbart design med topbetjening.
- Display med tekst og sensorbetjeningDirectSensor S
- Optimal og ensartet bruningintegreret quartzgrill
- Perfekt optøning og tilberedningautomatikprogrammer
- Meget plads46 l ovnrumskapacitet og 40 cm drejetallerken
- Til målet med et tryk på en knapPopcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x560



M 7244 grgr

- Mikrobølgeovn til indbygning i et perfekt kombinerbart design med topbetjening.
- Display med tekst og sensorbetjeningDirectSensor S
- Optimal og ensartet bruningintegreret quartzgrill
- Perfekt optøning og tilberedningautomatikprogrammer
- Meget plads46 l ovnrumskapacitet og 40 cm drejetallerken
- Til målet med et tryk på en knapPopcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x560



M 7244 obsw

- Mikrobølgeovn til indbygning i et perfekt kombinerbart design med topbetjening.
- Display med tekst og sensorbetjeningDirectSensor S
- Optimal og ensartet bruningintegreret quartzgrill
- Perfekt optøning og tilberedningautomatikprogrammer
- Meget plads46 l ovnrumskapacitet og 40 cm drejetallerken
- Til målet med et tryk på en knapPopcorn
- HxBxD i mm 455,5x595x560

CleanSteel M.-nr. 11100630

Vejl. pris
13.890 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11100620

Vejl. pris
15.290 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100610

Vejl. pris
15.290 kr. inkl. moms

ESPRESSOMASKINE

ÉT TRYK

Ønsker du dobbelt mængde espresso? Tryk på symbolet for DoubleShot, og nyd en fyldig og blød kaffearoma uden bitter eftersmag. Perfekt i fx cappuccino eller Flat White.

Vil du brygge to kopper samtidig? Tryk på OneTouch for Two, og nyd en drik i selskab med andre. Ønsker du en hel kande på én gang, klares det også nemt med kandefunktionen.

MIELE APP

Betjen din espressomaskine fra afstand. Med Miele App kan du nemt starte en brygning og ændre indstillingerne for drikken. Appen fortæller dig, hvis du fx skal påfylde vand eller tomme afdrypningsbakken.

Du kan også følge med i, hvornår maskinen skal afkalkes og rengøres. Hvis du mangler rengøringsprodukter til din espressomaskine, eller er løbet tør for kaffebønner, kan du nemt bestille flere direkte via appen.

NEM RENGØRING

Brug din tid på andet end rengøring – espressomaskiner med AutoDescalc og AutoClean har et fuldautomatisk rengørings- og afkalkningssystem. Den nemme vedligeholdelse og høje hygiejne giver dig velsmagende kaffe hver gang og sikrer den bedste holdbarhed på din espressomaskine.

CupSensor registrerer koppens højde og tilpasser automatisk udløbsdysens placering herefter, så du undgår tilstækning af espressomaskinen og opnår perfekt crema på din drik. Med ComfortClean kan mange af espressomaskinens dele rengøres i opvaskemaskinen.

Integreret espressomaskine



CVA 7440 clst

- Espressomaskine til indbygning med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét trykOneTouch for Two
- Altid friskmaletAromaticSystemFresh
- Komfortabel serveringtil større mængderKandefunktion
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7440 grgr

- Espressomaskine til indbygning med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét trykOneTouch for Two
- Altid friskmaletAromaticSystemFresh
- Komfortabel serveringtil større mængderKandefunktion
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7440 obsw

- Espressomaskine til indbygning med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét trykOneTouch for Two
- Altid friskmaletAromaticSystemFresh
- Komfortabel serveringtil større mængderKandefunktion
- HxBxD i mm 455x595x475

CleanSteel M.-nr. 11165880

Vejl. pris
28.190 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11165870

Vejl. pris
29.090 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11165860

Vejl. pris
29.090 kr. inkl. moms

Integreret espressomaskine



CVA 7440 mb

- Espressomaskine til indbygning med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- Altid friskmaletAromaticSystemFresh
- Komfortabel serveringtil større mængderKandefunktion
- Produkt med wi-fiMiele@home
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7440 pebe

- Espressomaskine til indbygning med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét trykOneTouch for Two
- Altid friskmaletAromaticSystemFresh
- Komfortabel serveringtil større mængderKandefunktion
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7445 clst

- Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med patenteret CupSensor til maksimal kaffenydelse.
- Stort display med sensorbetjeningDirectSensor
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét trykOneTouch for Two
- Altid friskmaletAromaticSystemFresh
- Komfortabel serveringtil større mængderKandefunktion
- HxBxD i mm 455x595x475

Mat sort M.-nr. 12388590

Vejl. pris
30.090 kr. inkl. moms


Pearl beige M.-nr. 12637230

Vejl. pris
30.090 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11165890


Vejl. pris
30.090 kr. inkl. moms

Integreret espressomaskine




CVA 7840 clst

- Espressomaskine til indbygning med CoffeeSelect og AutoDescal to højeste standard.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Individuel nydelse med tre bønnebeholdere CoffeeSelect
- Bedste vedligeholdelse, helt automatisk: AutoDescal og AutoClean
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét tryk OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7845 clst

- Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescal to højeste standard.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Individuel nydelse med tre bønnebeholdere CoffeeSelect
- Bedste vedligeholdelse, helt automatisk: AutoDescal og AutoClean
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét tryk OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7845 grgr

- Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescal to højeste standard.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Individuel nydelse med tre bønnebeholdere CoffeeSelect
- Bedste vedligeholdelse, helt automatisk: AutoDescal og AutoClean
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét tryk OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475

CleanSteel M.-nr. 11165900

Vejl. pris
37.490 kr. inkl. moms


CleanSteel M.-nr. 11166010

Vejl. pris
39.890 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 11165990


Vejl. pris
40.890 kr. inkl. moms

Integreret espressomaskine




CVA 7845 obsw

- Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescal til højeste standard.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Individuel nydelse med tre bønnebeholdere CoffeeSelect
- Bedste vedligeholdelse, helt automatisk: AutoDescal og AutoClean
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét tryk OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7845 mb

- Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescal til højeste standard.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Individuel nydelse med tre bønnebeholdere CoffeeSelect
- Bedste vedligeholdelse, helt automatisk: AutoDescal og AutoClean
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- Produkt med wi-fi Miele@home
- HxBxD i mm 455x595x475



CVA 7845 pebe

- Espressomaskiner til indbygning med DirectWater med CoffeeSelect og AutoDescal til højeste standard.
- Stort touchdisplay med bevægelsessensor M Touch + MotionReact
- Individuel nydelse med tre bønnebeholdere CoffeeSelect
- Bedste vedligeholdelse, helt automatisk: AutoDescal og AutoClean
- Perfekt position: Takket være den patenterede CupSensor
- To kopper samtidigt med ét tryk OneTouch for Two
- HxBxD i mm 455x595x475

Obsidiansort M.-nr. 11165970

Vejl. pris
40.890 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12388600

Vejl. pris
41.990 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12637240

Vejl. pris
41.990 kr. inkl. moms

GOURMET-VARMESKUFFER OG VAKUUMFORSEGLERSKUFFER

PERFEKT TIMING OG SERVERING

Har du brugt flere timer på en god middag, men den skal ikke serveres med det samme? Brug Gourmet-varmeskuffen til varmholdning af mad, og server maden, når det passer dig.

Server maden på en lun tallerken, eller nyd kaffen/teen i en lun kop. Gourmet-varmeskuffen kan også bruges som service- og kopvarmer. Miele's Gourmet-varmeskuffer kan tilsluttes Miele-espressomaskiner, så du altid har en lun kop til din drik.

EKSTRAORDINÆRE SMAGSOPLEVELSER

Miele's vakuumforseglerskuffer er perfekte til marinering og forberedelse til sous-vide. Ved vakuumpakning forstærkes marinadens smag, idet krydderurter og krydderier indvirker direkte og koncentreret på madvaren.

Alternativt kan du opnå mørt og saftigt kød ved at langtidsstege det ved lav temperatur i Miele's Gourmet-varmeskuffe.

UNDGÅ MADSPILD

Brug vakuumforseglerskuffen til optimal genindpakning af dine madvarer, eller forlæng holdbarheden på dine madvarer ved at opdele maden i mindre portioner.

Med en Miele-vakuumforseglerskuffe kan du vakuumpakke dine madvarer i genanvendelige beholdere og derved reducere brugen af plastik.

Gourmet-varmeskuffer



ESW 7010 grgr

- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj til opvarmning af service, varmholdning af mad og langtidsstegning.
- Den ultimative nydelselangtidsstegning
- Altid den rigtige temperaturfire funktioner
- Komfortabel og enkel med touchbetjening
- Nem åbning af skuffePush2open
- Vær på den sikre sidetimerfunktion med automatisk frakobling
- HxBxD i mm 141x595x570



ESW 7010 obsw

- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj til opvarmning af service, varmholdning af mad og langtidsstegning.
- Den ultimative nydelselangtidsstegning
- Altid den rigtige temperaturfire funktioner
- Komfortabel og enkel med touchbetjening
- Nem åbning af skuffePush2open
- Vær på den sikre sidetimerfunktion med automatisk frakobling
- HxBxD i mm 141x595x570



ESW 7010 mb

- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj til opvarmning af service, varmholdning af mad og langtidsstegning.
- Den ultimative nydelselangtidsstegning
- Altid den rigtige temperaturfire funktioner
- Komfortabel og enkel med touchbetjening
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Vær på den sikre sidetimerfunktion med automatisk frakobling
- HxBxD i mm 141x595x570

Grafitgrå M.-nr. 11100200

Vejl. pris
10.390 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100190

Vejl. pris
10.390 kr. inkl. moms

Brilliant hvid M.-nr. 12317440

Vejl. pris
10.990 kr. inkl. moms

Gourmet-varmeskuffer



ESW 7010 pebe

- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 14 cm høj til opvarmning af service, varmholdning af mad og langtidsstegning.
- Den ultimative nydelselangtidsstegning
- Altid den rigtige temperaturfire funktioner
- Komfortabel og enkel med touchbetjening
- Nem åbning af skuffePush2open
- Vær på den sikre sidetimerfunktion med automatisk frakobling
- HxBxD i mm 141x595x570



ESW 7020 obsw

- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 29 cm høj til opvarmning af service, varmholdning af mad og langtidsstegning.
- Den ultimative nydelselangtidsstegning
- Altid den rigtige temperaturfire funktioner
- Komfortabel og enkel med touchbetjening
- Nem åbning af skuffePush2open
- Vær på den sikre sidetimerfunktion med automatisk frakobling
- HxBxD i mm 289x595x570



ESW 7020 mb

- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 29 cm høj til opvarmning af service, varmholdning af mad og langtidsstegning.
- Den ultimative nydelselangtidsstegning
- Altid den rigtige temperaturfire funktioner
- Komfortabel og enkel med touchbetjening
- Produkt med wi-fiMiele@home
- Vær på den sikre sidetimerfunktion med automatisk frakobling
- HxBxD i mm 289x595x570

Pearl beige M.-nr. 12619870

Vejl. pris
10.990 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11100220

Vejl. pris
11.490 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12317450

Vejl. pris
11.890 kr. inkl. moms

Gourmet-varmeskuffer



ESW 7020 pebe

- Gourmet-varmeskuffe, grebsfri, 29 cm høj til opvarmning af service, varmholdning af mad og langtidsstegning.
- Den ultimative nydelselangtidsstegning
- Altid den rigtige temperaturfunktionsfunktioner
- Komfortabel og enkel med touchbetjening
- Nem åbning af skuffePush2open
- Vær på den sikre sidetimerfunktion med automatisk frakobling
- HxBxD i mm 289x595x570



ESW 7030 obsw

- Grebsfri Gourmet-varmeskuffe med højde på 32 cm til 90 cm høj niche til opvarmning af service, varmholdning af mad og langtidsstegning.
- Den ultimative nydelselangtidsstegning
- Altid den rigtige temperaturfunktionsfunktioner
- Komfortabel og enkel med touchbetjening
- Nem åbning af skuffePush2open
- Vær på den sikre sidetimerfunktion med automatisk frakobling
- HxBxD i mm 317x595x570



ESW 7030 pebe

- Grebsfri Gourmet-varmeskuffe med højde på 32 cm til 90 cm høj niche til opvarmning af service, varmholdning af mad og langtidsstegning.
- Den ultimative nydelselangtidsstegning
- Altid den rigtige temperaturfunktionsfunktioner
- Komfortabel og enkel med touchbetjening
- Nem åbning af skuffePush2open
- Vær på den sikre sidetimerfunktion med automatisk frakobling
- HxBxD i mm 317x595x570

Pearl beige M.-nr. 12619880

Vejl. pris
11.890 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11318170

Vejl. pris
11.890 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12872330

Vejl. pris
11.890 kr. inkl. moms

Vakuumforseglerskuffer



EVS 7010 obsw

- Vakuumforseglerskuffe til indbygning, 14 cm høj, grebsfri til professionel vakuumpakning af madvarer.
- Længere holdbarhedopbevaring og portionsopdeling af madvarer
- Intensiv smagsoplevelsemarinering af madvarer
- Forberedelse af madvarer til sous-vide-tilberedning
- Meget nem betjening touchbetjening og udtræk
- Nem åbning af skuffe Push2open
- HxBxD i mm 141x595x570



EVS 7010 mb

- Vakuumforseglerskuffe til indbygning, 14 cm høj, grebsfri til professionel vakuumpakning af madvarer.
- Længere holdbarhedopbevaring og portionsopdeling af madvarer
- Intensiv smagsoplevelsemarinering af madvarer
- Forberedelse af madvarer til sous-vide-tilberedning
- Meget nem betjening touchbetjening og udtræk
- Nem åbning af skuffe Push2open
- HxBxD i mm 141x595x570



EVS 7010 pebe

- Vakuumforseglerskuffe til indbygning, 14 cm høj, grebsfri til professionel vakuumpakning af madvarer.
- Længere holdbarhedopbevaring og portionsopdeling af madvarer
- Intensiv smagsoplevelsemarinering af madvarer
- Forberedelse af madvarer til sous-vide-tilberedning
- Meget nem betjening touchbetjening og udtræk
- Nem åbning af skuffe Push2open
- HxBxD i mm 141x595x570

Obsidiansort M.-nr. 11100400

Mat sort M.-nr. 12317600

Pearl beige M.-nr. 12619920

Vejl. pris
24.190 kr. inkl. moms

Vejl. pris
24.690 kr. inkl. moms

Vejl. pris
24.690 kr. inkl. moms

Miele

INDUKTIONSKOGEPLADE MED EMHÆTTE



Two in One KMDA 7676 FL

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

TwoInOne Kogeplader



KMDA 7272-1 FR Silence

- Induktionskogeplade med emhætte 806 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezone
- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele- Silence Motor
- Masser af plads: 4 runde kogezone
- Automatisk regulering af blæsetrinCon@ctivity
- Kompakt styring via talrækkeComfortSelect Plus
- Fleksibel installationPlug & Play, recirkulation eller udluftning til det fri
- HxBxD i mm 194x806x526
- Udsæringsmål BxD i mm 780x500



KMDA 7272-1 FL Silence

- Induktionskogeplade med emhætte 806 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Individuelle kogezone
- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele- Silence Motor
- Masser af plads: 4 runde kogezone
- Automatisk regulering af blæsetrinCon@ctivity
- Kompakt styring via talrækkeComfortSelect Plus
- Fleksibel installationPlug & Play, recirkulation eller udluftning til det fri
- HxBxD i mm 200x806x526
- Udsæringsmål BxD i mm 780x500



KMDA 7473-1 FR

- Induktionskogeplade med emhætte 806 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Fleks-kogeområde
- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele- Silence Motor
- Masser af plads4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering af blæsetrinCon@ctivity
- Kompakt styring via talrækkeComfortSelect Plus
- Fleksibel installationPlug & Play, recirkulation eller udluftning til det fri
- HxBxD i mm 194x806x526
- Udsæringsmål BxD i mm 780x500

Rustfrit stål M.-nr. 12970700

Vejl. pris
26.190 kr. inkl. moms

Sort M.-nr. 12970710

Vejl. pris
26.190 kr. inkl. moms

M.-nr. 12970720

Vejl. pris
28.190 kr. inkl. moms

TwoInOne Kogeplader



KMDA 7473-1 FL

- Induktionskogeplade med emhætte 800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | Fleks-kogeområde
- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele- Silence Motor
- Masser af plads4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering af blæsetrinCon@ctivity
- Kompakt styring via talrækkeComfortSelect Plus
- Fleksibel installationPlug & Play, recirkulation eller udluftning til det fri
- HxBxD i mm 200x800x520
- Udskæringsmål BxD i mm 780x500



KMDA 7676-1 FL

- Induktionskogeplade med emhætte 800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | PowerFlex XL-kogeområde
- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele- Silence Motor
- Helt sort design giver et elegant udseende
- Masser af plads4 store kogezone inkl.2 PowerFlex XL-områder
- Automatisk regulering af blæsetrinCon@ctivity
- Fleksibel installationPlug & Play, recirkulation eller udluftning til det fri
- HxBxD i mm 238x800x520
- Udskæringsmål BxD i mm 780x500



KMDA 7876-1 FL MattFinish

- Induktionskogeplade med emhætte 800 mm | Udluftning til det fri og recirkulation | SilenceMotor | PowerFlex XL-kogeområde | MattFinish
- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele- Silence Motor
- Elegant overflade til et unikt køkkendesignMattFinish
- Masser af plads4 store kogezone inkl.2 PowerFlex XL-områder
- Netværkstilslutning med Con@ctivity og Miele@home
- Fleksibel installationPlug & Play, recirkulation eller udluftning til det fri
- HxBxD i mm 238x800x520
- Udskæringsmål BxD i mm 780x500

M.-nr. 12970730

Vejl. pris
28.190 kr. inkl. moms

M.-nr. 12970740





Vejl. pris
32.590 kr. inkl. moms



Matsort

M.-nr. 12970750




Vejl. pris
36.590 kr. inkl. moms

AFTRÆK TIL KMDA 7272-1 FR/FL OG KMDA 7473-1 FR/FL








DFKS-R: STANDARDSÆT BASIS			SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226740		Pris 1.265,00	
Antal	Type		Antal	Type		
1	DFK-R1000	2A 2B 	1	DFK-BH 90	4B 	
1	DFK-AK 90	1A 1B 	1	DFK-DB		
1	DFK-BV 90	3B 				




DFKS-AR: STANDARDSÆT FOR AFTRÆK				SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226910		Pris 3.515,00	
Antal	Type			Antal	Type		
2	DFK-R1000	2A 2B 2C		1	DFK-A	4A 4C	
2	DFK-AK 90	1A 1B 1C		1	DFK-DB		
1	DFK-BH 90	3A 3C		1	DMK 150-1	5A 3B 5C	



RECIRKULATION TIL KMDA 7272-1 FR/FL OG KMDA 7473-1 FR/FL

DFKS-UR: STANDARDSÆT RECIRKULATION				SAMLET PAKKEPRIS M.-nr. 12226890		Pris 3.255,00
Antal	Type			Antal	Type	
2	DFK-R1000	2A 2B 2C		1	DFK-L	
1	DFK-AK 90	1A 1B 1C		1	DFK-V	5A 4B 5C 
1	DFK-BH 90	4A 4B		1	DFK-DB	
1	DFK-BV 90	3A 3B 3C		1	DUU 1500	6A 6B 5C 






RECIRKULATION MED PLUG&PLAY-INSTALLATION

Standardkøkkenelementer

Luftføring inde i kabinettet

Udskæring til Plug&Play-adapter




Ved Plug&Play-installation føres filtreret luft tilbage til rummet uden ekstra kanal- og sokkelboks.

En adapter forbinder udluftningsforbindelsen med et rundt tværsnit med bagsiden af køkkenelementet, så luften returneres til rummet gennem et mellemrum mellem køkkenelementet, køkkenvæggen og soklen.


Det aktive kulfilter er ligesom fedtfilteret placeret i den øverste del af enheden og kan nemt tages af og udskiftes.

KANT PÅ KOGEPLOADER

MONTERING – MED RAMME




Bred ramme i rustfrit stål, oven på bordplade




Smal ramme i rustfrit stål, oven på bordplade

MONTERING – UDEN RAMME



Uden ramme, planforsænket



Uden ramme, oven på bordplade (afrundede kanter)



Induktionskogeplader



KM 7164 FR

- Induktionskogeplade med PowerFlex-kogeområde og knapbetjening
- Direkte betjeningsknap på kogepladen
- 4 Kogezoner inkl. 1 kraftfuldt PowerFlex kogeområde
- 626 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- HxBxD i mm 71x626x526
- Udskæringsmål BxD i mm 600x500



KM 7361 FR

- Induktionskogeplade med 4 individuelle kogezoner til en attraktiv pris
- Intuitivt og hurtigt valg med talrækkeComfortSelect
- 4 individuelle kogezoner i forskellige størrelser
- 626 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Kommunikation med emhættenautomatikfunktion Con@ctivity
- HxBxD i mm 55x626x526
- Udskæringsmål BxD i mm 560x490



KM 7361 FL

- Induktionskogeplade med 4 individuelle kogezoner til en attraktiv pris
- Intuitivt og hurtigt valg med talrækkeComfortSelect
- 4 individuelle kogezoner i forskellige størrelser
- 620 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Kommunikation med emhættenautomatikfunktion Con@ctivity
- HxBxD i mm 53x620x520
- Udskæringsmål BxD i mm 560x490

M.-nr. 11144180

Vejl. pris
14.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422000

Vejl. pris
7.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422040

Vejl. pris
7.890 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 7363 FR

- Induktionskogeplade med flex-kogeområde til stort kogegej
- Intuitivt og hurtigt valg med talrækkeComfortSelect
- 4 kogezone, inkl. 1 flex-kogeområde
- 626 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Kommunikation med emhættenautomatikfunktion Con@ctivity
- Praktisk brug af stort kogegej takket være kombinérbare Flex-kogezone
- HxBxD i mm 55x626x526
- Udskæringsmål BxD i mm 600x490



KM 7363 FL

- Induktionskogeplade med flex-kogeområde til stort kogegej
- Intuitivt og hurtigt valg med talrækkeComfortSelect
- 4 kogezone, inkl. 1 flex-kogeområde
- 620 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Kommunikation med emhættenautomatikfunktion Con@ctivity
- Praktisk brug af stort kogegej takket være kombinérbare Flex-kogezone
- HxBxD i mm 53x620x520
- Udskæringsmål BxD i mm 600x490



KM 8462 FR

NYHED

- Induktionskogeplade 626 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex-kogeområde
- 4 Kogezone inkl. 1 kraftfuldt PowerFlex kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinn
- 626 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- HxBxD i mm 52x626x526
- Udskæringsmål BxD i mm 560x490

M.-nr. 12422050

Vejl. pris
9.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422060

Vejl. pris
9.290 kr. inkl. moms

Rustfrit stål

M.-nr. 12952790

Vejl. pris
10.890 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 8462 FL

NYHED

- Induktionskogeplade 620 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex-kogeområde
- 4 Kogezoner inkl. 1 kraftfuldt PowerFlex kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinnet
- 620 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x620x520
- Udskæringsmål BxD i mm 560x490



KM 8463 FX

NYHED

- Induktionskogeplade 592 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex-kogeområde
- 4 Kogezoner inkl. 1 kraftfuldt PowerFlex kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinnet
- 592 mm bred til indbygning i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x592x492
- Udskæringsmål BxD i mm 570x470



KM 8565 FR

NYHED

- Induktionskogeplade 626 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready
- 4 kogezoner inkl. 2 effektive PowerFlex kogeområder
- Præcis indstilling via 4 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinnet
- 626 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- HxBxD i mm 52x626x526
- Udskæringsmål BxD i mm 600x500

M.-nr. 12952800

Vejl. pris
10.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12952810

Vejl. pris
13.290 kr. inkl. moms

Rustfrit stål

M.-nr. 12952870

Vejl. pris
12.790 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 8565 FL

NYHED

- Induktionskogeplade 620 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready
- 4 kogezone inkl. 2 effektive PowerFlex kogeområder
- Præcis indstilling via 4 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 620 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x620x520
- Udsæringsmål BxD i mm 600x500



KM 8565 FL MASW

NYHED

- Induktionskogeplade 620 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready | MattFinish
- Ridsefast mat overflade til et sofistikeret køkkendesignMattFinish
- 4 kogezone inkl. 2 effektive PowerFlex kogeområder
- Præcis indstilling via 4 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- 620 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- HxBxD i mm 51x620x520
- Udsæringsmål BxD i mm 600x500



KM 8665 FL

NYHED

- Induktionskogeplade 620 mm | Full surface | M Sense ready
- Full surface-induktion til op til 4 stykker kogegrej
- Præcis indstilling via 4 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 620 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x620x520
- Udsæringsmål BxD i mm 600x500

M.-nr. 12952880

Vejl. pris
12.790 kr. inkl. moms

Mat sort

M.-nr. 12952890

Vejl. pris
15.390 kr. inkl. moms

M.-nr. 12952980

Vejl. pris
17.790 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 8765 FL Diamond

NYHED

- Induktionskogeplade 620 mm | Full surface | M Sense ready | DiamondFinish | Light line
- Fullsurface-induktion med stemningsfuld lyslinje til op til 4 stykker kogegej
- Præcis indstilling via 4 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegejMSense-kompatibel
- Modstandsdygtigt forædletDiamondFinish
- 620 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- HxBxD i mm 66x620x520
- Udsæringsmål BxD i mm 600x500



KM 7373 FL

- Induktionskogeplade med flex-kogeområde til stort kogegej
- Intuitivt og hurtigt valg med talrækkeComfortSelect
- 4 kogezone, inkl. 1 flex-kogeområde
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Kommunikation med emhættenautomatikfunktion Con@ctivity
- Praktisk brug af stort kogegej takket være kombinérbare Flex-kogezone
- HxBxD i mm 53x800x520
- Udsæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500



KM 7373 FR

- Induktionskogeplade med flex-kogeområde til stort kogegej
- Intuitivt og hurtigt valg med talrækkeComfortSelect
- 4 kogezone, inkl. 1 flex-kogeområde
- 806 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- Kommunikation med emhættenautomatikfunktion Con@ctivity
- Praktisk brug af stort kogegej takket være kombinérbare Flex-kogezone
- HxBxD i mm 55x806x526
- Udsæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500

M.-nr. 12953040

Vejl. pris
22.690 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422070

Vejl. pris
10.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12422080

Vejl. pris
10.890 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 8482 FL

NYHED

- Induktionskogeplade 800 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex XL-kogeområde
- 4 kogezone inkl. 1 effektivt PowerFlex XL-kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x800x520
- Udsæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500



KM 8482 FR

NYHED

- Induktionskogeplade 806 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex XL-kogeområde
- 4 kogezone inkl. 1 effektivt PowerFlex XL-kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 806 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- HxBxD i mm 52x806x526
- Udsæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500



KM 8483 FX

NYHED

- Induktionskogeplade 752 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex-kogeområde
- 4 Kogezone inkl. 1 kraftfuldt PowerFlex kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 752 mm bred til indbygning i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x752x492
- Udsæringsmål BxD i mm 730x470

M.-nr. 12952830

Vejl. pris
13.290 kr. inkl. moms

Rustfrit stål

M.-nr. 12952820

Vejl. pris
13.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12952840

Vejl. pris
15.790 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 8484 FL

NYHED

- Induktionskogeplade 800 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex XL-kogeområde
- 5 kogezone inkl. 1 effektivt PowerFlex XL-kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x800x520
- Udsæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500



KM 8484 FR

NYHED

- Induktionskogeplade 806 mm | Individuelle kogezone og PowerFlex XL-kogeområde
- 5 kogezone inkl. 1 effektivt PowerFlex XL-kogeområde
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 806 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- HxBxD i mm 52x806x526
- Udsæringsmål BxD i mm 750-780 x 490-500



KM 8585-2 FL

NYHED

- Induktionskogeplade 800 mm | PowerFlex-kogeområde | M Sense ready
- 6 kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex kogeområder
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x800x520
- Udsæringsmål BxD i mm 780x500

M.-nr. 12952860

Vejl. pris
15.290 kr. inkl. moms

Rustfrit stål


M.-nr. 12952850

Vejl. pris
15.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12952920

Vejl. pris
18.290 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 8585-2 FL MASW

NYHED

- Induktionskogeplade 800 mm | PowerFlex-kogeområde | M Sense ready | MattFinish
- Ridsefast mat overflade til et sofistikeret køkkendesignMattFinish
- 6 kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex kogeområder
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- HxBxD i mm 51x800x520
- Udsæringsmål BxD i mm 780x500



KM 8585-2 FR

NYHED

- Induktionskogeplade 806 mm | PowerFlex-kogeområde | M Sense ready
- 6 kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex kogeområder
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 806 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- HxBxD i mm 52x806x526
- Udsæringsmål BxD i mm 780x500



KM 8684-2 FL

NYHED

- Induktionskogeplade 800 mm | Full surface | M Sense ready
- Full surface-induktion til op til 5 stykker kogegrej
- Præcise indstillinger via SingleSlide central slider, inkl. tilslutning
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x800x520
- Udsæringsmål BxD i mm 780x500

Mat sort M.-nr. 12952930

Vejl. pris
20.190 kr. inkl. moms

Rustfrit stål M.-nr. 12952910

Vejl. pris
18.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12952990

Vejl. pris
21.190 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 8685-2 FL

NYHED

- Induktionskogeplade 800 mm | Full surface | M Sense ready
- Full surface-induktion til op til 6 stykker kogegrej
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x800x520
- Udskæringsmål BxD i mm 780x500



KM 8885-2 FL Diamond

NYHED

- Induktionskogeplade 800 mm | Full surface | Voucher til M Sense-kogegrej | DiamondFinish | Lyslinje
- Intet koger over, intet brænder påM Sense-kogegrej (voucher til startsæt)
- Full surface-induktion med følelsesmæssig lyslinje til op til 6 stykker kogegrej
- Modstandsdygtigt forædletDiamondFinish
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- 800 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- HxBxD i mm 66x800x520
- Udskæringsmål BxD i mm 780x500



KM 8595-2 FL

NYHED

- Induktionskogeplade 936 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready
- 6 kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex kogeområder
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- 936 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x936x520
- Udskæringsmål BxD i mm 916x500

Mat sort M.-nr. 12953000
M.-nr. 12953010

Vejl. pris
23.690 kr. inkl. moms

Vejl. pris
27.590 kr. inkl. moms

M.-nr. 12953050

Vejl. pris
34.990 kr. inkl. moms

M.-nr. 12952950

Vejl. pris
21.190 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 8595-2 FL MASW

NYHED

- Induktionskogeplade 936 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready | MattFinish
- Ridsefast mat overflade til et sofistikeret køkkendesignMattFinish
- 6 kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex kogeområder
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- 936 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinnet
- HxBxD i mm 51x936x520
- Udskæringsmål BxD i mm 916x500



KM 8695-2 FL

NYHED

- Induktionskogeplade 936 mm | Full surface | M Sense ready
- Full surface-induktion til op til 6 stykker kogegrej
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinnet
- 936 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- HxBxD i mm 51x936x520
- Udskæringsmål BxD i mm 916x500



KM 8595-2 FR

NYHED

- Induktionskogeplade 942 mm | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready
- 6 kogezone inkl. 3 effektive PowerFlex kogeområder
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegrejMSense-kompatibel
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinnet
- 942 mm bred og ramme i rustfrit stål til indbygning oven på bordpladen
- HxBxD i mm 52x942x526
- Udskæringsmål BxD i mm 916x500

Mat sort M.-nr. 12952960

Vejl. pris
23.190 kr. inkl. moms


M.-nr. 12953020

Vejl. pris
26.590 kr. inkl. moms

Rustfrit stål M.-nr. 12952940

Vejl. pris
21.190 kr. inkl. moms

Induktionskogeplader



KM 8695-2 FL MASW

NYHED

- Induktionskogeplade 936 mm | Full surface | M Sense ready | MattFinish
- Ridsefast mat overflade til et sofistikeret køkkendesign MattFinish
- Full surface-induktion til op til 6 stykker kogegej
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegej MSense-kompatibel
- 936 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- HxBxD i mm 51x936x520
- Udskæringsmål BxD i mm 916x500



KM 8895-2 FL Diamond

NYHED

- Induktionskogeplade 936 mm | Full surface | Voucher til M Sense-kogegej | DiamondFinish | Lyslinje
- Intet koger over, intet brænder på M Sense-kogegej (voucher til startsæt)
- Full surface-induktion med følelsesmæssig lyslinje til op til 6 stykker kogegej
- Modstandsdygtigt forædlet DiamondFinish
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- 936 mm bred til indbygning oven på eller i plan med bordpladen
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- HxBxD i mm 66x936x520
- Udskæringsmål BxD i mm 916x500



KM 8575 FL

NYHED

- Induktionskogeplade 916 mm | panoramadesign | PowerFlex-kogeområder | M Sense ready
- 4 kogezone inkl. 2 effektive PowerFlex kogeområder
- Præcise indstillinger via 6 MultiSlidere og smart netværksintegration
- Til tilberedning med M Sense-kogegej MSense-kompatibel
- Korteste opvarmningstid takket være boostertrinet
- I 916 mm bredde og panoramadesign til indbygning i plan med eller oven på bordplade
- HxBxD i mm 51x916x408
- Udskæringsmål BxD i mm 886x386

Mat sort M.-nr. 12953030

Vejl. pris
30.590 kr. inkl. moms

M.-nr. 12953060

Vejl. pris
37.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12952900

Vejl. pris
20.690 kr. inkl. moms

Gaskogeplade



KM 3010

- Gaskogeplade med 4 brændere
- Nem betjening med drejeknapper kan betjenes med én hånd
- Elegant design 626 mm bred gaskogeplade i glas til montering oven på bordplade
- Fleksibel – 4 brændere
- Meget sikker – GasStop-funktion
- Nem rengøring – ComfortClean-rist til rengøring i opvaskemaskine
- Udskæringsmål BxD i mm 600x500



KM 3034-1

- Gaskogeplade med elektronikfunktioner til maksimal sikkerhed og betjeningskomfort.
- Optimal styring – kontaktbetjening med én hånd og QuickStart
- Elegant design 806 mm bred gaskogeplade i glas til montering oven på bordplade
- Meget fleksibel – 5 brændere inkl. 1 dual-wok
- Meget sikker – GasStop&Restart-funktion
- Nem rengøring – ComfortClean-rist til rengøring i opvaskemaskine
- Udskæringsmål BxD i mm 780x500

M.-nr. 9265930

Vejl. pris
9.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 10939720

Vejl. pris
17.790 kr. inkl. moms

Miele

SMARTLINE COMBISET



Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

SmartLine - Combiset




CS 7101-1 FL

- SmartLine-produkt med dual-wok-brænder
- Nem betjening med drejeknapperkan betjenes med én hånd
- Elegant designindbygget forsænket i eller oven på bordplade
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Stor og kraftig – dual-wok med op til 4.500 kW kW effekt
- Nem rengøring – ComfortClean-rist til rengøring i opvaskemaskine
- HxBxD i mm 92x378x520
- Udsæringsmål BxD i mm 358x500



CS 7102-1 FL

- SmartLine-produkt med to brændere
- Nem betjening med drejeknapperkan betjenes med én hånd
- Elegant designindbygget forsænket i eller oven på bordplade
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Meget fleksibel – 1 normalbrænder og 1 lynbrænder
- Nem rengøring – ComfortClean-rist til rengøring i opvaskemaskine
- HxBxD i mm 92x378x520
- Udsæringsmål BxD i mm 358x500



CS 7612 FL

- SmartLine-produkt med induktionsvarmet PowerFlex-kogezone
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækkerSmartSelect
- Elegant designindbygget forsænket i eller oven på bordplade
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Fleksibel og hurtig – 2 kogezoner inkl. 1 PowerFlex-område
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- HxBxD i mm 51x378x520
- Udsæringsmål BxD i mm 358x500

M.-nr. 11402780

Vejl. pris
13.390 kr. inkl. moms

M.-nr. 11402790

Vejl. pris
13.390 kr. inkl. moms

M.-nr. 10693740

Vejl. pris
13.890 kr. inkl. moms

SmartLine - Combiset



CS 7632 FL

- SmartLine-produkt med induktionsvarmet teppanyaki-stegeplade
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækkerSmartSelect
- Elegant designindbygget forsænket i eller oven på bordplade
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Meget fleksibel – 2 separat indstillelige teppan-områder
- Korte opvarmningstidertakket være induktionsvarme
- HxBxD i mm 60x378x520
- Udskæringsmål BxD i mm 358x500

CSDA 7001 FL

- SmartLine-produkt integreret bordemfang til udluftning til det fri eller recirkulation
- Intuitivt, hurtigt valg via talrækkerSmartSelect
- Elegant designindbygget forsænket i eller oven på bordplade
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor
- HxBxD i mm 168x120x520
- Udskæringsmål BxD i mm 100x500

M.-nr. 10693780

Vejl. pris
23.690 kr. inkl. moms

M.-nr. 11402480

Vejl. pris
15.290 kr. inkl. moms

EMHÆTTER OG EMFANG

ENESTÅENDE BRUGERKOMFORT

Mens du koncentrerer dig om madlavningen, styres emhætten automatisk. Med Con@ctivity kommunikerer emhætte og kogeplade sammen. Ud over at tænde og slukke tilpasser emhætten automatisk sugestyrken til det, der sker på kogepladen

MIELE APP

Betjen din emhætte fra afstand – vælg blæsertrin og efterløbstid, tjek status på fedtfilteret, eller betjen lyset via Miele App.

DESIGN OG KVALITET

Den omhyggelige håndværksmæssige forarbejdning af førsteklasses materialer kombineret med enestående brugervenlighed gør Miele-emhætten til blikfanget i dit køkken.

Mens du koncentrerer dig om din kogekunst, sikrer emhættens formidable ydeevne et optimalt indeklima og mindre rengøring. Design, materialer og teknologi er nøje udvalgt og af højeste kvalitet, så du er sikret en emhætte med lang holdbarhed.

EFFEKTIV EMHÆTTE, NEM RENGØRING


Alle Miele-emhætter er udstyret med det yderst effektive 10-lags metalfedtfilter, der nemt kan rengøres i opvaskemaskinen. Filteret er af rustfrit stål, så der ikke dannes misfarvninger. CleanCover gør det nemt og sikkert at rengøre enhver Miele-emhætte indvendigt. Det brugervenlige design betyder, at der ikke er nogle kroge eller besværlige hjørner, som snavset kan gemme sig i. Ingen skarpe metalkanter eller elektroniske komponenter, men derimod en ren, glat overflade, der er nem at tørre af. For optimal effekt og vedligeholdelse fortæller filterindikatoren dig, når fedtfilteret og det aktive kulfilter er fyldt, og det skal udskiftes eller rengøres.

Emhætter til under skap



DA 1260 brws

- Underbygningsemhætte med energibesparende LED-belysning og skydeafbryder til nem betjening.
- Puristisk designpladsbesparende med en bredde på 598 mm
- Effektiv 545 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Egnet til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 125x598x500



DA 1260 clst

- Underbygningsemhætte med energibesparende LED-belysning og skydeafbryder til nem betjening.
- Puristisk designpladsbesparende med en bredde på 598 mm
- Effektiv 545 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Egnet til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 125x598x500

BrilliantHvid M.-nr. 10548430

Vejl. pris
4.590 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 10548440

Vejl. pris
4.590 kr. inkl. moms

Integrerede emhætter




DA 2578 EXT A

- Indsatsemhætte til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.
- Fuldintegrerbar med en bredde på 702 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Energieffektiv og ensartet belysning – 2 LED-pærer
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 19,9x702x402



DAE 1530 stål

- Indsatsemhætte med EasySwitch-styring til bekvem betjening
- Fuldintegrerbar med en bredde på 532 mm
- Stærk 415 m³/h på højeste trin
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 326x532x372



DA 2578 stål

- Indsatsemhætte med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.
- Fuldintegrerbar med en bredde på 702 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv 600 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 326x702x402

CleanSteel M.-nr. 11392230

Vejl. pris
8.490 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12821040

Vejl. pris
3.990 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10879940

Vejl. pris
8.490 kr. inkl. moms

Integrerede emhætter



DA 2360 stål

- Indsatsemhætte med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.
- Fuldintegrerbar med en bredde på 584 mm
- Pladsbesparende – passer til smalle overskabe fra 30 cm dybde
- Effektiv 600 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 339x584x297



DA 2390 stål

- Indsatsemhætte med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.
- Fuldintegrerbar med en bredde på 884 mm
- Pladsbesparende – passer til smalle overskabe fra 30 cm dybde
- Effektiv 600 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 339x884x297

Stål M.-nr. 10548450

Vejl. pris
7.990 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10548460

Vejl. pris
10.990 kr. inkl. moms

Slimline emhætter



DAS 8630 stål

- Emhætte til udtræk med intuitiv SmartControl White-betjening til montering i smalle skabe
- Flad 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 335x561x307



DAS 2620 stål

- Emhætte til udtræk med EasySwitch-styring til bekvem betjening
- Klassisk design 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273



DAS 2620 EXTA D

- Emhætte til udtræk til kombination med en ekstern blæser
- Klassisk design 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Til en bedst mulig funktion – ventilationsteknisk tilbehør
- HxBxD i mm 436x596x273

Stål M.-nr. 12025140

Vejl. pris
12.890 kr. inkl. moms


Stål M.-nr. 12025060

Vejl. pris
4.790 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 11862380


Vejl. pris
4.790 kr. inkl. moms

Slimline emhætter



DAS 4620 stål

- Emhætte til udtræk med EasySwitch-styring til bekvem betjening
- Klassisk design 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273



DAS 4620 Mat sort

- Emhætte til udtræk med EasySwitch-styring til bekvem betjening
- Klassisk design 60 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273



DAS 4630 obsw

- Emhætte til udtræk med intuitiv SmartControl-betjening
- Elegant design 60 cm bred obsidiansort emskærm
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x596x273

Stål M.-nr. 12025080

Vejl. pris
6.490 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12539060

Vejl. pris
6.990 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12025090

Vejl. pris
7.990 kr. inkl. moms

Slimline emhætter



DAS 8930 stål

- Emhætte til udtræk med intuitiv SmartControl White-betjening til montering i smalle skabe
- Flad 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 335x861x307



DAS 4920 stål

- Emhætte til udtræk med EasySwitch-styring til bekvem betjening
- Klassisk design90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273



DAS 4920 Mat sort

- Emhætte til udtræk med EasySwitch-styring til bekvem betjening
- Klassisk design90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lysliste
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273

Stål M.-nr. 12025150

Vejl. pris
13.890 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12025110

Vejl. pris
7.490 kr. inkl. moms

Mat sort M.-nr. 12539070

Vejl. pris
7.990 kr. inkl. moms

Slimline emhætter



DAS 4930 obsv

- Emhætte til udtræk med intuitiv SmartControl-betjening
- Elegant design 90 cm bred obsdiansort emskærm
- Enestående betjeningskomfort
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273



DAS 2920 stål

- Emhætte til udtræk med EasySwitch-styring til bækem betjening
- Klassisk design 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Recirkulation m. Active AirClean- eller Longlife AirClean-filter
- HxBxD i mm 436x896x273



DAS 2920 EXTA D

- Emhætte til udtræk til kombination med en ekstern blæser
- Klassisk design 90 cm bred emskærm af rustfrit stål
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Til en bedst mulig funktion – ventilationsteknisk tilbehør
- HxBxD i mm 436x896x273

Obsdiansort M.-nr. 12025120

Vejl. pris
8.890 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12025070

Vejl. pris
5.990 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 11862390

Vejl. pris
5.990 kr. inkl. moms

Vægemhætter



DAH 1650 Active obsw

- Vægemhætte med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening
- Frit udsynmed 598 mm bred glasskærm
- Effektiv 635 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 443x598x388



DAH 1650 Active brws

- Vægemhætte med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening
- Frit udsynmed 598 mm bred glasskærm
- Effektiv 635 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 443x598x388



DAH 2660 Escala obsw

- Vægemhætte med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring
- Frit udsynmed 598 mm bred glasskærm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 443x598x388

Obsidiansort M.-nr. 12559230

Vejl. pris
7.490 kr. inkl. moms

Brilliantvid M.-nr. 12559240

Vejl. pris
7.490 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559380

Vejl. pris
10.390 kr. inkl. moms

Vægemhætter



DAH 4970 Sienna obsw

- Vægemhætte med særligt lavt lydniveau og Con@ctivity
- ECO-motorden mest lydsvage Miele-emhætte til frit udsyn med kun 50 dB
- Unik brugervenlighed SmartControl og Con@ctivity
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Frit udsyn med frontpanel i 898 mm bredde
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- HxBxD i mm 420x898x381



DAH 4970 Sienna cono

- Vægemhætte Med særligt lavt lydniveau og designoverflade i Concrete-look
- ECO-motorden mest lydsvage Miele-emhætte til frit udsyn med kun 50 dB
- Unik brugervenlighed SmartControl og Con@ctivity
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Frit udsyn med frontpanel i 898 mm bredde
- Designpanel med særlig overflade i Concrete-look
- HxBxD i mm 420x898x381



DAH 4970 Sienna grgr

- Vægemhætte med særligt lavt lydniveau og Con@ctivity
- ECO-motorden mest lydsvage Miele-emhætte til frit udsyn med kun 50 dB
- Unik brugervenlighed SmartControl og Con@ctivity
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Frit udsyn med frontpanel i 898 mm bredde
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- HxBxD i mm 420x898x381

Obsidiansort M.-nr. 12559430

Vejl. pris
15.890 kr. inkl. moms

Concrete optic M.-nr. 12559470

Vejl. pris
16.890 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12559440

Vejl. pris
15.890 kr. inkl. moms

Vægemhætter



DAH 4970 Sienna paco

- Vægemhætte Med særligt lavt lydniveau og designoverflade i bronzepatina-look
- ECO-motorden mest lydsvage Miele-emhætte til frit udsyn med kun 50 dB
- Unik brugervenlighed SmartControl og Con@ctivity
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Frit udsyn med frontpanel i 898 mm bredde
- Designpanel med særlig overflade i bronzepatina-look
- HxBxD i mm 420x898x381



DAH 4980 obsw matt

- Vægemhætte Med særligt lavt lydniveau og elegant matsort glaspanel
- ECO-motorden mest lydsvage Miele-emhætte til frit udsyn med kun 50 dB
- Netværkstilslutning med Con@ctivity og Miele@home
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Frit udsyn med frontpanel i 898 mm bredde
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- HxBxD i mm 420x898x381



DAH 4980 pebe

- Vægemhætte Med særligt lavt lydniveau og elegant perlebeige glaspanel
- ECO-motorden mest lydsvage Miele-emhætte til frit udsyn med kun 50 dB
- Netværkstilslutning med Con@ctivity og Miele@home
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Frit udsyn med frontpanel i 898 mm bredde
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- HxBxD i mm 420x898x381

Patina Bronze optic M.-nr. 12559460

Vejl. pris
16.890 kr. inkl. moms

Obsidiansort/ mat M.-nr. 12559600

Vejl. pris
16.890 kr. inkl. moms

Pearlbeige M.-nr. 12782200

Vejl. pris
16.890 kr. inkl. moms

Vægemhætter




DAH 1850 Active obsw

- Vægemhætte med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening
- Frit udsyn med 798 mm bred glasskærm
- Effektiv 630 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 443x798x388



DAH 2860 Escala obsw

- Vægemhætte med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring
- Frit udsyn med 798 mm bred glasskærm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 443x798x388



DAH 1950 Active obsw

- Vægemhætte med energibesparende LED-belysning og elegant touch-betjening
- Frit udsyn med 898 mm bred glasskærm
- Effektiv 630 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 443x898x388

Obsidiansort M.-nr. 12559250

Vejl. pris
7.990 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559390

Vejl. pris
10.990 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12559260

Vejl. pris
8.490 kr. inkl. moms

Vægemhætter



DAH 2960 Escala obsw

- Vægemhætte med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring
- Frit udsyn med 898 mm bred glasskærm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 443x898x388



DAH 2960 Escala grgr

- Vægemhætte med Con@ctivity og smart touch-betjening for komfortabel styring
- Frit udsyn med 898 mm bred glasskærm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Perfekt matchglaspanel og emfang i samme farve
- Eget til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 443x898x388



DA 9092 W obsw

- Vægemhætte med lodret glasfront og særlig fladt design til frit udsyn.
- Lige linjer med bredde på 880 mm og minimal dybde på 260 mm
- Moderne Touch-betjening på glasfront
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Bredde Opbevaringspladstil fx krydderier
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- HxBxD i mm 500x880x260

Obsidiansort M.-nr. 12559400

Vejl. pris
11.490 kr. inkl. moms

Grafitgrå M.-nr. 12559410

Vejl. pris
11.490 kr. inkl. moms


Obsidiansort M.-nr. 12526460

Vejl. pris
9.890 kr. inkl. moms

Vægemhætter



Screen
blbo



DA 9299 W blbo

- Vægemhætte med eksklusiv Blackboard-glasfront og intuitiv SmartControl-betjening
- Lige linjer med bredde på 880 mm og minimal dybde på 256 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Frontpanel, der kan klappes op til optimal udsugning
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- HxBxD i mm 500x880x260



DAW 1620 Active

- Vægemhætte med EasySwitch-knapper til bekvem betjening
- Tidløst designnemskaerm i rustfrit stål med en bredde på 598 mm
- Effektiv 640 m³/h i boostertrinet
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering 10-lags metalfedtfilter
- Egnede til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 375x598x500



PUR 68 W

- Vægemhætte med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning
- Tidløst designnemskaerm i rustfrit stål med en bredde på 598 mm
- Effektiv 650 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Egnede til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 62x598x500

Blackboard M.-nr. 12526500

Vejl. pris
16.390 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12159410

Vejl. pris
9.990 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10385270

Vejl. pris
9.390 kr. inkl. moms

Vægemhætter



PUR 68 W Mat sort

- Vægemhætte med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning
- Tidløst designemskærm i rustfrit stål med en bredde på 598 mm
- Effektiv 650 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Egnede til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 62x598x500



DAW 1920 Active

- Vægemhætte med EasySwitch-knapper til bekvem betjening
- Tidløst designemskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Effektiv 645 m³/h i boostertrinet
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Effektiv filtrering 10-lags metalfedtfilter
- Egnede til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 375x898x500



PUR 98 W

- Vægemhætte med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning
- Tidløst designemskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Effektiv 650 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Egnede til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 62x898x500

Mat sort M.-nr. 12394740

Vejl. pris
9.890 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 12159420

Vejl. pris
6.990 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10385280

Vejl. pris
10.390 kr. inkl. moms

Vægemhætter




PUR 98 W Mat sort

- Vægemhætte med EasySwitch-taster til bekvem betjening og LED-belysning
- Tidløst design – matsort emskærm i 898 mm bredde
- Effektiv 650 m³/h i boostertrinet
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Egnet til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 62x898x500



DA 4298 W Puristic Plus

- Vægemhætte med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.
- Tidløst designemskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Effektiv 630 m³/h i boostertrinet
- Behagelig lydsvag Miele Silence-pakke
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 62x898x500



DA 4298 W Puristic Plus EXT A

- Vægemhætte til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.
- Tidløst designemskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Energieffektiv og ensartet belysning – 3 LED-pærer
- Behagelig lydsvag Miele Silence-pakke
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- HxBxD i mm 62x898x500

Mat sort M.-nr. 12394750

Vejl. pris
10.990 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 10880410

Vejl. pris
15.890 kr. inkl. moms

Stål M.-nr. 11392260

Vejl. pris
15.890 kr. inkl. moms

Frithængende emhætter



PUR 98 D

- Frithængende emhætte med energibesparende LED-belysning og taster til komfortabel betjening.
- Tidløst designnemskaerm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Effektiv 650 m³/h i boostertrinn
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Egnet til udluftning til det fri og recirkulation
- HxBxD i mm 70x898x598

Stål M.-nr. 10385250

Vejl. pris
18.290 kr. inkl. moms

Loftintegrerede emhætter



DAC 2940 Stella mh

- Loftintegrerede emhætter i kompakt design i 880 mm bredde
- Nem installation ved recirkulation med plug&play
- Praktisk betjening inkl. Con@ctivity og fjernbetjening
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart betjeningspanel
- HxBxD i mm 196x880x500



DAC 2940 Stella edst

- Loftintegrerede emhætter i kompakt design i 880 mm bredde
- Nem installation ved recirkulation med plug&play
- Praktisk betjening inkl. Con@ctivity og fjernbetjening
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart betjeningspanel
- HxBxD i mm 196x880x500



DAC 4940 Stella Ambient mh

- Loftintegrerede emhætter med ambient-belysning, kompakt og kraftig i 880 mm bredde
- Nem installation ved recirkulation med plug&play
- Praktisk betjening inkl. Con@ctivity og fjernbetjening
- ECO-motor med laveste lydniveau ved høj luftfyldelse
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart betjeningspanel
- HxBxD i mm 196x880x500

Mat hvid M.-nr. 12564110

Vejl. pris
14.790 kr. inkl. moms

Rustfrit stål M.-nr. 12564120

Vejl. pris
14.790 kr. inkl. moms

Mat hvid M.-nr. 12564160

Vejl. pris
19.790 kr. inkl. moms

Loftintegrerede emhætter




DAC 4940 Stella Ambient ms

- Loftintegrerede emhætter med ambient-belysning, kompakt og kraftig i 880 mm bredde
- Nem installation ved recirkulation med plug&play
- Praktisk betjening inkl. Con@ctivity og fjernbetjening
- ECO-motor med laveste lydniveau ved høj luftydelse
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart betjeningspanel
- HxBxD i mm 196x880x500



DAC 4940 Stella Ambient edst

- Loftintegrerede emhætter med ambient-belysning, kompakt og kraftig i 880 mm bredde
- Nem installation ved recirkulation med plug&play
- Praktisk betjening inkl. Con@ctivity og fjernbetjening
- ECO-motor med laveste lydniveau ved høj luftydelse
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart betjeningspanel
- HxBxD i mm 196x880x500



DAC 4240 Stella Ambient mh

- Loftintegrerede emhætter med ambient-belysning, kompakt og kraftig i 1165 mm bredde
- Nem installation ved recirkulation med plug&play
- Praktisk betjening inkl. Con@ctivity og fjernbetjening
- ECO-motor med laveste lydniveau ved høj luftydelse
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart betjeningspanel
- HxBxD i mm 196x1165x500

Mat black M.-nr. 12564170

Vejl. pris
19.790 kr. inkl. moms


Rustfrit stål M.-nr. 12564180

Vejl. pris
19.790 kr. inkl. moms

Mat hvid M.-nr. 12564130

Vejl. pris
20.790 kr. inkl. moms

Loftintegrerede emhætter



DAC 4240 Stella Ambient ms

- Loftintegrerede emhætter med ambient-belysning, kompakt og kraftig i 1165 mm bredde
- Nem installation ved recirkulation med plug&play
- Praktisk betjening inkl. Con@ctivity og fjernbetjening
- ECO-motor med laveste lydniveau ved høj luftydelse
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart betjeningspanel
- HxBxD i mm 196x1165x500



DAC 4240 Stella Ambient edst

- Loftintegrerede emhætter med ambient-belysning, kompakt og kraftig i 1165 mm bredde
- Nem installation ved recirkulation med plug&play
- Praktisk betjening inkl. Con@ctivity og fjernbetjening
- ECO-motor med laveste lydniveau ved høj luftydelse
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Individuelt justérbart betjeningspanel
- HxBxD i mm 196x1165x500

Mat black M.-nr. 12564140

Vejl. pris
20.790 kr. inkl. moms

Rustfrit stål M.-nr. 12564150

Vejl. pris
20.790 kr. inkl. moms

KURVEDESIGN

VÆLG MELLEM MIELES FIRE DESIGN

Comfort, ComfortPlus, ExtraComfort eller MaxiComfort



MULTICLIPS

Clips til mindre genstande



FLEXCARE GLAS- & FLASKEHOLDER

Til støtte af glas og flasker



XL-ASSIST


Holder til store genstande



JUSTERBAR HOLDER TIL SUGERØR

Længde: 10-25 cm

Diameter 6-12 cm



COMFORT / COMFORTPLUS KURVEDESIGN*

Fås med bestikkurv**, FlexiLine-bestikbakke eller 3D-MultiFlex-bakke.

Billedet er vist med Comfort-bestikbakke

1. Comfort kurveindretning

OVERKURV

2. Justerbar højde
3. Faste spirrækker
4. FlexCare-kophylde med knopstruktur
5. Bredt greb på over- og underkurv til optimal ergonomi (med stål***)


UNDERKURV

6. MultiComfort-område
7. 2 spirrækker (højre nedklappelig, venstre er fast)

* Udstyr afhængig af model

** Kun Comfort-design

***Kun ComfortPlus-design



EXTRACOMFORT KURVEINDRETNING

3D-MULTIFLEX-BAKKE


1. Justerbar højde på højre side
2. Justerbar del fra venstre mod midten

OVERKURV

3. Justerbar højde
4. Hvert andet spir kan klappes ned
5. FlexCare-kopholder med knopper til at holde på plads kopper og støtte glas
6. Bredt greb til optimal ergonomi på den øverste og nederste kurv

UNDERKURV

7. MultiComfort-område
8. 2 rækker spir (højre række kan klappes ned)
9. 2 MultiClips
10. Højdejusterbar FlexCare glas- og flaskeholder
11. XL-Assist



MAXICOMFORT KURVEINDRETNING

3D-MULTIFLEX-BAKKE

1. Justerbar højde på højre side
2. Justerbar del fra venstre mod midten

OVERKURV

3. Justerbar højde
4. Hvert andet spir kan klappes ned i hele sin længde
5. FlexCare-kopholder med knopper til at holde kopper på plads og støtte glas
6. Bredt greb med stål for optimal ergonomi på den øverste og nederste kurv

UNDERKURV

7. MultiComfort-område
8. 2 rækker spir (højre række kan klappes ned)
8. MultiClips
10. Højdejusterbar FlexCare glasholder
11. Højdejusterbar FlexCare glas- og flaskeholder
12. XL-Assist
13. Sugerørsholder

OPVASKEMASKINER

FREMragende Resultater

PowerDisk-pulveret doseres optimalt til det valgte program – med den helt rigtige mængde og på det optimale tidspunkt.

Opvaskemaskinen kan dosere flere gange i løbet af programmet, og hvis det automatiske program er valgt, måler en sensor graden af snavs og doserer optimalt i forhold hertil. Oplev de absolut bedste vaske- og tørreresultater!

ENestående Brugerkomfort

Ønsker du et grebsfrit køkken? Med Knock2open, åbner lågen automatisk, når du banker på den, og takket være AutoClose hjælper en motorfunktion med at lukke opvaskemaskinens dør automatisk og forsigtigt. Komfortabelt og elegant. Oplev hurtig, intuitiv og moderne betjening af din opvaskemaskine med Miele's eksklusive M Touch Display.



MIELE APP

Betjen din opvaskemaskine fra afstand. I Miele App kan du vælge program, foretage tilvalg, indstille udskudt start og meget mere.

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G 5651 Vi

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine A | 45 dB | Bestikkurv | Comfort-kurve | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Fleksibelt kurvedesign perfekt til hverdagsbrug Comfort kurve
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Helt tørt Miele AutoOpen-tørring
- Takket være forvalg kan du indstille en starttid for vaskeprogrammet op til 24 timer i forvejen
- HxBxD i mm 805x598x550



G 5651 SCVi

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine A | 45 dB | Bestikbakke | Comfort-kurve | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Fleksibelt kurvedesign perfekt til hverdagsbrug Comfort kurve
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Helt tørt Miele AutoOpen-tørring
- Takket være forvalg kan du indstille en starttid for vaskeprogrammet op til 24 timer i forvejen
- HxBxD i mm 805x598x550



G 5656 SCVi XXL

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL A | 45 dB | Bestikbakke | Comfort-kurve | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Fleksibelt kurvedesign perfekt til hverdagsbrug Comfort kurve
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Helt tørt Miele AutoOpen-tørring
- Takket være forvalg kan du indstille en starttid for vaskeprogrammet op til 24 timer i forvejen
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12852550

Vejl. pris
9.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12852560

Vejl. pris
10.390 kr. inkl. moms

M.-nr. 12852570

Vejl. pris
10.990 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G 5873 SCVi

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine A | 42 dB | Bestikbakke | ExtraComfort-kurve | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Praktisk, gode resultater og perfekt til dagligt brugExtraComfort-kurve
- Optimal pladsudnyttelse3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Helt tørtMiele AutoOpen-tørring
- HxBxD i mm 805x598x550



G 5878 SCVi XXL

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL A | 42 dB | Bestikbakke | ExtraComfort-kurve | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Praktisk, gode resultater og perfekt til dagligt brugExtraComfort-kurve
- Optimal pladsudnyttelse3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Helt tørtMiele AutoOpen-tørring
- HxBxD i mm 845x598x550



AutoDos



G 7080 SCVi

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine A | 43 dB | Bestikbakke | ExtraComfort-kurve | AutoDos | Miele@home
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Praktisk, gode resultater og perfekt til dagligt brugExtraComfort-kurve
- Praktisk, effektiv, bæredygtigperfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informationer og muligheder med netværkstilslutningMiele@home
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 805x598x550

M.-nr. 12852830

Vejl. pris
12.590 kr. inkl. moms

M.-nr. 12852840

Vejl. pris
13.090 kr. inkl. moms

M.-nr. 12852940

Vejl. pris
15.090 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



AutoDos



42 dB



G 7085 SCVi XXL

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL A | 43 dB | Bestikbakke | ExtraComfort-kurve | AutoDos | Miele@home
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Praktisk, gode resultater og perfekt til dagligt brug ExtraComfort-kurve
- Praktisk, effektiv, bæredygtig perfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informationer og muligheder med netværkstilslutning Miele@home
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550



G 7294 SCVi

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine A | 42 dB | Bestikbakke | MaxiComfort-kurve | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Maksimal fleksibilitet og førsteklases kurvedesign MaxiComfort kurve
- Optimal pladsudnyttelse 3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Helt tørt Miele AutoOpen-tørring
- HxBxD i mm 805x598x550



G 7299 SCVi XXL

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL A | 42 dB | Bestikbakke | MaxiComfort-kurve | QuickPowerWash | AutoOpen
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Bemærkelsesværdigt lavt lydniveau på blot 42 dB(A)
- Maksimal fleksibilitet og førsteklases kurvedesign MaxiComfort kurve
- Optimal pladsudnyttelse 3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12852960

Vejl. pris
15.690 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426500

Vejl. pris
15.090 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426520

Vejl. pris
15.490 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G 7651 SCVi

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine A -10 %* | 41 dB | Bestikbakke | ExtraComfort-kurve | AutoDos | Hygiejne 75 °C
- Testet til 20 års brug
- Reducér energiforbrug og udgiftervælg bæredygtighed med A-10 %-label
- Praktisk, gode resultater og perfekt til dagligt brugExtraComfort-kurve
- Praktisk, effektiv, bæredygtigperfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informationer og muligheder med netværkstilslutningMiele@home
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 805x598x550



G 7658 SCVi XXL

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL A -10 %* | 41 dB | Bestikbakke | ExtraComfort-kurve | AutoDos | Hygiejne 75 °C
- Testet til 20 års brug
- Reducér energiforbrug og udgiftervælg bæredygtighed med A-10 %-label
- Praktisk, gode resultater og perfekt til dagligt brugExtraComfort-kurve
- Praktisk, effektiv, bæredygtigperfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informationer og muligheder med netværkstilslutningMiele@home
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550



G 7679 SCVi XXL

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL A | 41 dB | Bestikbakke | MaxiComfort kurve | AutoDos | Hygiejne 75 °C
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Maksimal fleksibilitet og førsteklasses kurvedesignMaxiComfort kurve
- Praktisk, effektiv, bæredygtigperfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informationer og muligheder med netværkstilslutningMiele@home
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- HxBxD i mm 845x598x550

Obsidiansort M.-nr. 12906850

Vejl. pris
16.790 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12906860

Vejl. pris
17.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426780

Vejl. pris
17.990 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G 7760 SCVi

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine A | 41 dB | Bestikbakke | MaxiComfort-kurve | BrilliantLight | AutoDos
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse A energibesparende og ressourcebesparende
- Maksimal fleksibilitet og førsteklasses kurvedesignMaxiComfort kurve
- Perfekt overblik til praktisk fyldning, selv i mørkeBrilliantLight
- Praktisk, effektiv, bæredygtigperfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informationer og muligheder med netværkstilslutningMiele@home
- HxBxD i mm 805x598x550



G 7765 SCVi XXL

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL A | 41 dB | Bestikbakke | MaxiComfort-kurve | BrilliantLight | AutoDos
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse A energibesparende og ressourcebesparende
- Maksimal fleksibilitet og førsteklasses kurvedesignMaxiComfort kurve
- Perfekt overblik til praktisk fyldning, selv i mørkeBrilliantLight
- Praktisk, effektiv, bæredygtigperfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Flere informationer og muligheder med netværkstilslutningMiele@home
- HxBxD i mm 845x598x550



G 7790 SCVi K2O

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine A | 41 dB | Bestikbakke | MaxiComfort-kurve | BrilliantLight | Knock2Open
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse A energibesparende og ressourcebesparende
- Maksimal fleksibilitet og førsteklasses kurvedesignMaxiComfort kurve
- Kombinerer perfektion i køkkendesign med automatisk åbningKnock2Open
- Perfekt overblik til praktisk fyldning, selv i mørkeBrilliantLight
- Praktisk, effektiv, bæredygtigperfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- HxBxD i mm 805x598x550

M.-nr. 12426790

Vejl. pris
19.490 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426800

Vejl. pris
19.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426840

Vejl. pris
21.490 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner



G 7795 SCVi XXL K20

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL A | 41 dB | Bestikbakke | MaxiComfort-kurve | Knock2open | BrilliantLight
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Maksimal fleksibilitet og førsteklases kurvedesignMaxiComfort kurve
- Kombinerer perfektion i køkkendesign med automatisk åbningKnock2open
- Perfekt overblik til praktisk fyldning, selv i mørkeBrilliantLight
- Praktisk, effektiv, bæredygtigperfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- HxBxD i mm 845x598x550



G 7985 SCVi XXL K20

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL A | 41 dB | Bestikbakke | MaxiComfort kurve | M Touch | BrilliantLight
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse Aenergibesparende og ressourcebesparende
- Maksimal fleksibilitet og førsteklases kurvedesignMaxiComfort kurve
- Intuitiv, hurtig og tydelig touch-betjeningM Touch-display
- Perfekt overblik til praktisk fyldning, selv i mørkeBrilliantLight
- Praktisk, effektiv, bæredygtigperfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12426850

Vejl. pris
21.990 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426860

Vejl. pris
27.290 kr. inkl. moms

Fuldintegrerbare opvaskemaskiner FrontFit



FrontFit




G 7385 SCVi XXL

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL A | 43 dB | Bestikbakke | ExtraComfort-kurve | QuickPowerWash | FrontFit
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse A energibesparende og ressourcebesparende
- Praktisk, gode resultater og perfekt til dagligt brug ExtraComfort-kurve
- Optimal pladsudnyttelse 3D MultiFlex-bestikbakke med mere plads til bestik
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Perfekte mellemrum og samlingerstrømlinet køkkendesign takket være FrontFit
- HxBxD i mm 845x598x550



FrontFit,
AutoDos,
K2O



G 7788 SCVi XXL K2O

- Fuldintegrerbar opvaskemaskine XXL A | 41 dB | Bestikbakke | MaxiComfort-kurve | Knock2open | FrontFit
- Testet til 20 års brug
- Bedste energieffektivitetsklasse A energibesparende og ressourcebesparende
- Maksimal fleksibilitet og førsteklasses kurvedesign MaxiComfort kurve
- Kombinerer perfektion i køkkendesign med automatisk åbning Knock2open
- Perfekt overblik til praktisk fyldning, selv i mørke BrilliantLight
- Praktisk, effektiv, bæredygtig perfekte resultater med automatisk dosering fra PowerDisk
- Perfekte mellemrum og samlingerstrømlinet køkkendesign takket være FrontFit
- HxBxD i mm 845x598x550

M.-nr. 12426560

Vejl. pris
16.190 kr. inkl. moms

M.-nr. 12426820

Vejl. pris
23.090 kr. inkl. moms

INTEGREREDE SKABE

TØR CLEANSTEEL-BAGVÆG

Udvalgte modeller er designet med en særlig tør CleanSteel-bagvæg. Udover at fordele kølingen optimalt, afhjælper den kondensdannelse på bagvæggen, så du undgår, at de bagerste madvarer bliver våde eller fryser til bagvæggen. Derudover er CleanSteel betydeligt mindre modtagelig over for fingeraftryk.



HØJESTE KOMFORT

Nyd den højeste komfort med FlexiTray-glasylden, der nemt kan drejes, så du har komfortabel adgang til alle dine madvarer – også dem der står bagerst. Slut med at flytte noget til siden for at komme til maden bagved.

ICEMAKER & MYICE

Isterninger til alle dine kolde drikke - professionelt og hurtigt. Den automatiske IceMaker kan producere op til 100 isterninger om dagen. Via tilslutningen til den faste vandinstallation producerer maskinen kontinuerligt isterninger, indtil beholderen er fyldt. Med den integrerede vandbeholder skal du ikke bruge en tilslutning til fast vandinstallation. Dermed kan du opstille dit køle-/fryseskab, lige hvor du ønsker det uden at skulle undvære komforten ved en automatisk IceMaker.

SOFTCLOSE / SELF-CLOSE

Denne praktiske dør-dæmpningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk i. PerfectFresh-skufferne er udstyret med udtræk og dæmpet selvlukning. De kan trækkes ekstra langt ud, og med et let tryk lukkes de igen nemt og bekvemt og helt automatisk. Skufferne glider ekstra stille og yderst let. Denne høje betjeningskomfort giver dig en

Ovn**Kaffe****Skuffer****Kogeplader**


Integreret køleskab



Kræver
låge
på 720
mm



Kræver
låge
på 720
mm



KU 7015 D

- Køleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde med LED-belysning og delte dørhylder i et kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig LED
- Fleksibel indretning af dørhylderdelte hylder
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 818x597x550



KU 7016 D

- Køleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde med LED-belysning, frysedel, delte dørhylder i et kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig LED
- Integreret 4-fryseboks
- Fleksibel indretning af dørhylderdelte hylder
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 818x597x550



KU 7030 D

- Køleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde med LED-belysning, DynaCool og ComfortClean i et kompakt design.
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet DynaCool
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- HxBxD i mm 818x597x550

M.-nr. 12519110

Vejl. pris
15.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12519090

Vejl. pris
15.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12519150

Vejl. pris
18.790 kr. inkl. moms

Integreret køleskab




KU 7175 D

- Køleskab til indbygning, 86-92 cm nichehøjde med to individuelt justerbare temperaturzoner til mere fleksibilitet.
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- HxBxD i mm 859x597x556

M.-nr. 12519370

Vejl. pris
25.190 kr. inkl. moms

Integrerbart køleskab



K 7125 E

- Køleskab til indbygning, 88 cm nichehøjde med LED-belysning og Superkøl til ekstra komfort.
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 874x541x548



K 7126 E

- Køleskab til indbygning, 88 cm nichehøjde med 4-stjernet fryseboks, LED-belysning og Superkøl til ekstra komfort.
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Integreret 4-stjernet fryseboks
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 874x541x548



K 7325 E

- Køleskab til indbygning, 122 cm nichehøjde med LED-belysning og Superkøl til ekstra komfort.
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1221x541x548

M.-nr. 12269690

Vejl. pris
7.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12269850


Vejl. pris
7.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12270670

Vejl. pris
8.890 kr. inkl. moms

Integreret køleskab


DailyFresh



K 7715 E

- Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.
- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- Mere plads til store madvarer – ComfortSize
- HxBxD i mm 1770x559x546



DailyFresh



K 7716 E

- Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med stort indvendigt rum, vedligeholdelsesfri LED-lys og 4-stjernetfryseboks.
- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Integreret 4-stjernet fryseboks
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 1770x559x546

DailyFresh FlexiBoard



K 7437 D

- Køleskab til indbygning, 140 cm nichehøjde med DailyFresh, vedligeholdelsesfri LED-belysning, DynaCool og ComfortClean.
- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1395x559x546

M.-nr. 12444380

Vejl. pris
12.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12444390


Vejl. pris
12.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12444090

Vejl. pris
13.690 kr. inkl. moms

Integreret køleskab


DailyFresh



K 7737 D

- Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med DynaCool og LED-belysning til praktisk opbevaring af madvarer.
- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546


DailyFresh FlexiBoard



K 7738 D

- Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med stort indvendigt rum, vedligeholdelsesfri LED-lys og 4-stjernetfryseboks.
- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Integreret 4-stjernet fryseboks
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

PerfectFresh Pro FlexiBoard



K 7747 D

- Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.
- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Ingen synlig kondens takket være tør bagvæg
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12444430

Vejl. pris
14.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12444450


Vejl. pris
14.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12444560

Vejl. pris
16.890 kr. inkl. moms

Integreret køleskab

PerfectFresh Pro FlexiBoard



K 7747 C

- Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.
- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Ingen synlig kondens takket være tør CleanSteel-bagvæg
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1772x559x546

PerfectFresh Active



K 7777 B

- Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med FlexiLight 2.0 og PerfectFresh Active – aktiv fugtning til optimal friskhed.
- 5x længere frisk takket være aktiv fugt – PerfectFresh Active
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Individuel højdejustering af dørhylde
- Ingen synlig kondens takket være tør CleanSteel-bagvæg
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

PerfectFresh Active ActiveDoor



K 7797 C L

- Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med ActiveDoor, PerfectFresh Active og FlexiLight 2.0 for maks funktionalitet.
- 5x længere frisk takket være aktiv fugt – PerfectFresh Active
- Automatisk åbning og lukning af dør - ActiveDoor
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Praktisk at tage ud via den drejelige glashyldeFlexiTray
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12361920

Vejl. pris
18.790 kr. inkl. moms

M.-nr. 12819500

Vejl. pris
28.590 kr. inkl. moms

M.-nr. 12444980

Vejl. pris
33.590 kr. inkl. moms

Integreret køleskab



K 7797 C R

- Køleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med ActiveDoor, PerfectFresh Active og FlexiLight 2.0 for maks funktionalitet.
- 5x længere frisk takket være aktiv fugt – PerfectFresh Active
- Automatisk åbning og lukning af dør - ActiveDoor
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Praktisk at tage ud via den drejelige glashylde FlexiTray
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12444970

Vejl. pris
33.590 kr. inkl. moms

Integreret køle-/fryseskab


DailyFresh



DailyFresh Extra Cool



DailyFresh Extra Cool



KD 7714 E Active

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med DailyFresh, LED-belysning og CombiFrost.
- Rummelige skuffer med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Mindre hyppig afrimning takket være ComfortFrost
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1772x541x548

KDN 7714 E Active

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning og NoFrost.
- 2 skuffer, en med justerbar luftfugtighed DailyFresh ExtraCool
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1772x541x548

KDN 7724 E Active

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning og NoFrost.
- 2 skuffer, en med justerbar luftfugtighed DailyFresh ExtraCool
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1772x541x548

M.-nr. 11990680

Vejl. pris
11.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 11990690


Vejl. pris
12.190 kr. inkl. moms

M.-nr. 11990710

Vejl. pris
12.190 kr. inkl. moms

Integreret køle-/fryseskab


DailyFresh Extra Cool



KDN 7713 E Active

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning, NoFrost og glidehængsel.
- 2 skuffer, en med justerbar luftfugtighed DailyFresh ExtraCool
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Køl maden hurtigt ned takket være Superkøl
- Montering med glideskinner
- HxBxD i mm 1772x541x548


DailyFresh



KF 7731 D

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde til praktisk opbevaring af madvarer, takket være DynaCool og DuplexCool.
- Rummelige skuffer med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb DuplexCool
- Montering med glideskinner
- HxBxD i mm 1770x541x545

DailyFresh



KFN 7733 E

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde optimal opbevaring ved hjælp af DynaCool, praktisk LED-belysning og NoFrost.
- Rummelige skuffer med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- Montering med glideskinner
- HxBxD i mm 1770x541x545

M.-nr. 11990790

Vejl. pris
12.190 kr. inkl. moms

M.-nr. 12445010


Vejl. pris
15.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12445080

Vejl. pris
15.290 kr. inkl. moms

Integreret køle-/fryseskab

DailyFresh



KFN 7734 E


- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde optimal opbevaring ved hjælp af DynaCool, praktisk LED-belysning og NoFrost.
- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

PerfectFresh Pro



KF 7742 C

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde til professionel opbevaring takket være PerfectFresh Pro og DynaCool.
- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen synlig kondens takket være tør bagvæg
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546



KFN 7734 B

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde optimal opbevaring ved hjælp af DynaCool, praktisk LED-belysning og NoFrost.
- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12446590

Vejl. pris
15.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12445050


Vejl. pris
17.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12819480

Vejl. pris
21.790 kr. inkl. moms

Integreret køle-/fryseskab

PerfectFresh Pro



KFN 7744 C

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde til optimal opbevaring, takket være PerfectFresh Pro, LED-belysning og NoFrost.
- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

PerfectFresh Active



KF 7772 B

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med PerfectFresh Active til optimal friskhed og DynaCool til bedste opbevaring.
- 5x længere frisk takket være aktiv fugt – PerfectFresh Active
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Individuel højdejustering af dørhylde
- Ingen synlig kondens takket være tør CleanSteel-bagvæg
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

PerfectFresh Active



KFN 7774 B

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde optimal opbevaring med PerfectFresh Active, DynaCool og NoFrost.
- 5x længere frisk takket være aktiv fugt – PerfectFresh Active
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Individuel højdejustering af dørhylde
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12361990

Vejl. pris
21.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 11642650


Vejl. pris
27.690 kr. inkl. moms

M.-nr. 12819470

Vejl. pris
29.590 kr. inkl. moms

Integreret køle-/fryseskab


Mylce



KFN 7785 C

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med individuel komfort via FlexiLight 2.0, Freeze&Cool, NoFrost og Mylce.
- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Fleksibel udnyttelse af frysedelen Freeze&Cool
- Færdige isterninger med My Ice med vandbeholder
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

PerfectFresh
Active
IceMaker



KFN 7795 C

- Køle-/fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde til det helt særlige takket være PerfectFresh Active, Freeze&Cool og IceMaker.
- 5x længere frisk takket være aktiv fugt – PerfectFresh Active
- Fleksibel udnyttelse af frysedelen Freeze&Cool
- Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12445200


Vejl. pris
31.190 kr. inkl. moms

M.-nr. 12445210

Vejl. pris
31.590 kr. inkl. moms

Integreret køle-/fryseskab (XL-XXL)

DailyFresh Built-in-XL



KFN 7833 D

- XL køle-/fryseskab til indbygning, 194 cm nichehøjde med DailyFresh og NoFrost, en højde på 194 cm og masser af opbevaringsplads.
- 17 % mere kapacitet i køledelen indbygget XL
- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Montering med glideskinner
- HxBxD i mm 1938x541x545

XXL 75 cm DailyFresh



KFN 7913 E

- XXL køle-/fryseskab til indbygning, 194 cm nichehøjde DailyFresh | LED-pærer | NoFrost | DuplexCool | ComfortSize
- 45 % mere volumen i køle-/fryseskabet Built-In XXL
- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb DuplexCool
- Montering med glideskinner
- HxBxD i mm 1935x691x548

XXL 75 cm DailyFresh



KFN 7934 D

- XXL køle-/fryseskab til indbygning, 194 cm nichehøjde DailyFresh | LED-pærer | NoFrost | DynaCool | SoftClose
- 45 % mere volumen i køle-/fryseskabet Built-In XXL
- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1935x708x548

M.-nr. 12665220

Vejl. pris
17.790 kr. inkl. moms

M.-nr. 12790390

Vejl. pris
18.790 kr. inkl. moms

M.-nr. 12790400

Vejl. pris
21.290 kr. inkl. moms

Integreret køle-/fryseskab (XL-XXL)



KFN 7844 C

- XL køle-/fryseskab til indbygning, 194 cm nichehøjde med PerfectFreshro og NoFrost, en højde på 194 cm og masser af opbevaringsplads.
- 17 % mere kapacitet i køledelenIndbygget XL
- Professionel opbevaring – længere frisk med PerfectFresh Pro
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1938x559x546

M.-nr. 12665240

Vejl. pris
22.790 kr. inkl. moms

Integreret fryseskab



FNS 7140 C

- Fryseskab til indbygning, 88 cm nichehøjde Med NoFrost og fire fryseskuffer for maksimal komfort.
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Fleksibel forøgelse af frostrummetVarioRoom
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 872x559x546



Kræver
låge
på 720
mm



FNUS 7040 D

- Fryseskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde med NoFrost, SoftClose og SuperFreeze i et kompakt design. Kræver køkkenfronter med en minimumshøjde på 72 cm.
- Ingen rim på madvarerneintet behov for afrimning takket være NoFrost
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Fleksibel forøgelse af frostrummetVarioRoom
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 818x597x550



FNS 7470 D

- Fryseskab til indbygning, 140 cm nichehøjde Med NoFrost og seks fryseskuffer for maksimal komfort.
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Fleksibel forøgelse af frostrummetVarioRoom
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1395x559x544

M.-nr. 12449050

Vejl. pris
14.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 12519380

Vejl. pris
17.290 kr. inkl. moms

M.-nr. 11643210

Vejl. pris
21.290 kr. inkl. moms

Integreret fryseskab



FNS 7710 E

- Fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med NoFrost og otte fryseskuffer til maksimal komfort.
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Fleksibel forøgelse af frostrummet VarioRoom
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546



FNS 7740 D

- Fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med NoFrost og otte fryseskuffer til maksimal komfort.
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Fleksibel forøgelse af frostrummet VarioRoom
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546



IceMaker
friskvand-
stilslut-
ning



FNS 7774 D

- Fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med IceMaker, NoFrost og otte fryseskuffer til maksimal komfort.
- Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning
- Ekstra komfort takket være Miele's Ice- & PizzaBox
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12443480

Vejl. pris
19.790 kr. inkl. moms


M.-nr. 12361980

Vejl. pris
22.790 kr. inkl. moms

M.-nr. 12443620

Vejl. pris
28.590 kr. inkl. moms

Integreret fryseskab




Active Door



FNS 7794 D L

- Fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost og otte frysekuffer til maksimal komfort.
- Automatisk åbning og lukning af dørActiveDoor
- Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning
- Ekstra komfort takket være Miele's Ice-&PizzaBox
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546



Active Door



FNS 7794 D R

- Fryseskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med ActiveDoor, IceMaker, NoFrost og otte frysekuffer til maksimal komfort.
- Automatisk åbning og lukning af dørActiveDoor
- Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning
- Ekstra komfort takket være Miele's Ice-&PizzaBox
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Montering med fladhængsler
- HxBxD i mm 1770x559x546

M.-nr. 12443650

Vejl. pris
35.490 kr. inkl. moms

M.-nr. 12449060

Vejl. pris
35.490 kr. inkl. moms

FRITSTÅENDE KØLESKABE OG FRYSESKABE

PERFECTFRESH PRO

Professionel opbevaring af din mad. Madvarerne holder sig friske op til 5x længere. I temperaturområdet, der automatisk indstilles mellem 0°C og +3°C, holder kød, fisk og mange mælkeprodukter sig friske op til 5x længere takket være den optimerede fugtighedsindstilling i skuffen.



NOFROST MED VARIOROOM

Med Miele's NoFrost-system forhindrer cirkulerende afkølet luft, at frysevarerne rimer til og danner is. Fryseskabe med NoFrost-system skal aldrig afrimes. Udtagelige plader mellem skufferne gør det muligt at opbevare store frysevarer. Der er ingen fryseelementer i Miele's fryseskabe.

EASYOPEN-DØRÅBNING OG SOFTCLOSE-DØRLUKNING

Denne praktiske døråbningsfunktion sørger for, at køleskabsdøren uden problemer kan lukkes i, uden at man risikerer, at varerne i skabet beskadiges, uanset hvor hårdt døren lukkes. Ved en vinkel på mindre end 30 grader lukker døren desuden automatisk. Det elegante dørgreb overvinder ubesværet undertrykket. Komfortabel og let åbning af døren og elegant design i stål eller stål-look afhængig af model.

DAILYFRESH

Det lille ekstra til friskere frugt og grøntsager. Den rummelige skuffe i kølezonen giver god plads til mange ferske madvarer. Den indstillelige åbning på skuffen gør det nemmere at opretholde fugtighedsniveauet. Sådan holder frugt og grøntsager sig længere tid friske.

[Ovn](#)[Kaffe](#)[Skuffer](#)[Kogeplader](#)

Fritstående køleskab



DailyFresh




KS 4383 DD ws N

- Fritstående køleskab med DailyFresh og DynaCool til en komfortabel side-by-side-kombination.
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighedDailyFresh
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabetDynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinenComfortClean
- Førsteklasses og elegant greb i Miele kvalitetEasyHandle
- Mere plads til store madvarer – ComfortSize
- HxBxD i mm 1855x597x675



DailyFresh



KS 4383 DD eI N

- Fritstående køleskab med DailyFresh og DynaCool til en komfortabel side-by-side-kombination.
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighedDailyFresh
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabetDynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinenComfortClean
- Førsteklasses og elegant greb i Miele kvalitetEasyHandle
- Mere plads til store madvarer – ComfortSize
- HxBxD i mm 1855x597x675



FlexiBoard
DailyFresh



KS 4783 DD ws N

- Fritstående køleskab med DailyFresh og ekstra komfort til den perfekte side-by-side-kombination.
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighedDailyFresh
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabetDynaCool
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande FlexiBoard
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinenComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675

Hvid M.-nr. 12431060

Vejl. pris
10.190 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12431010


Vejl. pris
10.790 kr. inkl. moms

Hvid M.-nr. 12431220

Vejl. pris
11.290 kr. inkl. moms

Fritstående køleskab


FlexiBoard DailyFresh



KS 4783 DD edt/cs N

- Fritstående køleskab med DailyFresh og ekstra komfort til den perfekte side-by-side-kombination.
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighedDailyFresh
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabetDynaCool
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande FlexiBoard
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinenComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675


FlexiBoard DailyFresh



KS 4783 DD bst N

- Fritstående køleskab med DailyFresh og ekstra komfort til den perfekte side-by-side-kombination.
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighedDailyFresh
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabetDynaCool
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Fleksibel indstilling af køledelen til høje genstande FlexiBoard
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinenComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675

FlexiBoard PerfectFresh Pro



KS 4885 DD edt/cs N

- Fritstående køleskab med PerfectFreshPro til længere friskhed og FlexiLight 2.0 til bedste belysning.
- Professionel opbevaringlængere frisk med PerfectFresh Pro
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabetDynaCool
- Individuel højdejustering af dørhylde
- Ingen synlig kondens takket være kondensfri CleanSteel-bagvæg
- HxBxD i mm 1855x600x675

CleanSteel M.-nr. 12431140

Vejl. pris
12.190 kr. inkl. moms


BlackSteel M.-nr. 12431100

Vejl. pris
12.590 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11949800

Vejl. pris
16.890 kr. inkl. moms

Fritstående køle-/fryseskab



KFN 4395 DD eI

- Fritstående køle-/fryseskab med DailyFresh, NoFrost og ComfortClean til maksimal komfort.
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighed DailyFresh
- Ingen rim på frysevarerne ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet DynaCool
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb DuplexCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 2015x597x675



KFN 4395 BD eI

NYHED

- Fritstående køle-/fryseskab med DailyFresh, NoFrost og ComfortClean til maksimal komfort.
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighed DailyFresh
- Ingen rim på frysevarerne ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet DynaCool
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb DuplexCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 2015x597x675



KFN 4375 BD eI

NYHED

- Fritstående køle-/fryseskab med DailyFresh, NoFrost og ComfortClean til maksimal komfort.
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighed DailyFresh
- Ingen rim på frysevarerne ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet DynaCool
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb DuplexCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 1855x597x675

Stål-look M.-nr. 11950230

Vejl. pris
11.290 kr. inkl. moms


Rustfrit stål-effekt M.-nr. 12979520

Vejl. pris
12.890 kr. inkl. moms

Rustfrit stål-effekt M.-nr. 12979530


Vejl. pris
12.390 kr. inkl. moms

Fritstående køle-/fryseskab



KFN 4797 CD ws

- Fritstående køle-/fryseskab med PerfectFresh Pro og NoFrost til længere friskhed og ekstra komfort.
- Professionel opbevaringlængere frisk med PerfectFresh Pro
- Ingen rim på frysevarerneingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabetDynaCool
- Ingen synlig kondens takket være tør bagvæg
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- HxBxD i mm 2015x597x675



KFN 4797 CD edt/cs

- Fritstående køle-/fryseskab med PerfectFresh Pro og NoFrost til længere friskhed og ekstra komfort.
- Professionel opbevaringlængere frisk med PerfectFresh Pro
- Ingen rim på frysevarerneingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabetDynaCool
- Ingen synlig kondens takket være tør bagvæg
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- HxBxD i mm 2015x597x675



KFN 4395 AD ws

NYHED

- Fritstående køle-/fryseskab med DailyFresh, NoFrost og ComfortClean til maksimal komfort.
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighed DailyFresh
- Ingen rim på frysevarerneingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet DynaCool
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb DuplexCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen ComfortClean
- HxBxD i mm 2015x597x675

Hvid M.-nr. 12335970

Vejl. pris
13.890 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12335930

Vejl. pris
14.790 kr. inkl. moms

Hvid M.-nr. 12979490

Vejl. pris
14.790 kr. inkl. moms

Fritstående køle-/fryseskab

DailyFresh FlexiBoard



KFN 4796 CD edt/cs

- Fritstående køle-/fryseskab 75 cm bred med DailyFresh og NoFrost til særlig stor opbevaringsplads.
- Rummelig skuffe med justerbar fugtighed DailyFresh
- Ingen rim på frysevarerne ingen afrimning takket være NoFrost
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet DynaCool
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Optimal køling takket være to separate kølekredsløb DuplexCool
- HxBxD i mm 2015x747x675

DailyFresh



KFFD 6741 edt/cs

NYHED

- Fritstående køle-/fryseskabe med FrenchDoor DailyFresh I Longlife AirClean-system I Freeze&Cool I NoFrost I DynaCool
- HxBxD i mm 1805x906x745



KFN 4898A-20D bs

NYHED

- Fritstående køle-/fryseskab til længste friskhed og bedste komfort, pga. PerfectFresh Active og Freeze&Cool. Super effektiv A-20 %
- CO₂ 17386379: 20 % mere økonomisk end energieffektivitetsklasse A
- 5x længere frisk med aktiv befugtning PerfectFresh Active
- Fleksibel udnyttelse af frysedelen Freeze&Cool
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Selv grebsfri produkter kan let åbnes med Click2open
- Ingen rim på frysevarerne ingen afrimning takket være NoFrost
- HxBxD i mm 2015x597x675

CleanSteel M.-nr. 11954070

Vejl. pris
17.590 kr. inkl. moms

Rustfri stålfront M.-nr. 12595450

Vejl. pris
29.590 kr. inkl. moms

BlackSteel M.-nr. 12993630

Vejl. pris
31.490 kr. inkl. moms

Fritstående køle-/fryseskab



KFFD 6765 edt/cs **NYHED**

- Fritstående køle-/fryseskabe med FrenchDoor PerfectFresh Pro | Longlife AirClean-system | Freeze&Cool | Ice/Water-dispenser | NoFrost
- HxBxD i mm 1805x906x745



KFFD 6867 obsw/matt **NYHED**

- Fritstående køle-/fryseskabe med FrenchDoor PerfectFresh Active | Longlife AirClean-system | IceMaker | Vanddispenser | NoFrost
- HxBxD i mm 1805x906x750

Rustfri stålfrost M.-nr. 12595460

Vejl. pris
44.290 kr. inkl. moms

Obsidiansort mat M.-nr. 12595490

Vejl. pris
54.190 kr. inkl. moms

Fritstående fryseskab



FNS 4382D ws N

- Fritstående fryseskab med NoFrost og EasyHandle til komfortabel side-by-side-kombination.
- Ingen rim på frysevarerneingen afrimning takket være NoFrost
- Mere plads til særligt store frysevarerXXL boks
- Førsteklasses og elegant greb i Miele kvalitetEasyHandle
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Fleksibel forøgelse af frostrummetVarioRoom
- HxBxD i mm 1855x597x675
- 0



FNS 4382D el N

- Fritstående fryseskab med NoFrost og EasyHandle til komfortabel side-by-side-kombination.
- Ingen rim på frysevarerneingen afrimning takket være NoFrost
- Mere plads til særligt store frysevarerXXL boks
- Førsteklasses og elegant greb i Miele kvalitetEasyHandle
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- Fleksibel forøgelse af frostrummetVarioRoom
- HxBxD i mm 1855x597x675
- 0



FNS 4782D ws N

- Fritstående fryseskab med NoFrost og ekstra komfort til den perfekte side-by-side-kombination.
- Ingen rim på frysevarerneingen afrimning takket være NoFrost
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Mere plads til særligt store frysevarerXXL boks
- Komfortabel og nem at åbneEasyOpen
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- HxBxD i mm 1855x597x675
- 0

Hvid M.-nr. 12430480

Vejl. pris
11.290 kr. inkl. moms

Stål-look M.-nr. 12430380

Vejl. pris
11.690 kr. inkl. moms

Hvid M.-nr. 12430760

Vejl. pris
12.690 kr. inkl. moms

Fritstående fryseskab



FNS 4782D edt/cs N

- Fritstående fryseskab med NoFrost og ekstra komfort til den perfekte side-by-side-kombination.
- Ingen rim på frysevarerneingen afrimning takket være NoFrost
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Mere plads til særligt store frysevarerXXL boks
- Komfortabel og nem at åbneEasyOpen
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- HxBxD i mm 1855x597x675
- 0



FNS 4782D bst N

- Fritstående fryseskab med NoFrost og ekstra komfort til den perfekte side-by-side-kombination.
- Ingen rim på frysevarerneingen afrimning takket være NoFrost
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Mere plads til særligt store frysevarerXXL boks
- Komfortabel og nem at åbneEasyOpen
- Hurtig, skånsom nedfrysning af madvarer – Superfrost
- HxBxD i mm 1855x597x675
- 0



FNS 4882 D edt/cs N

- Fritstående fryseskab med NoFrost og ekstra komfort til den perfekte side-by-side-kombination.
- Ingen rim på frysevarerneingen afrimning takket være NoFrost
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Dæmpet lukning af døren med SoftClose
- Mere plads til særligt store frysevarerXXL boks
- Komfortabel og nem at åbneEasyOpen
- HxBxD i mm 1855x600x675
- 0

CleanSteel M.-nr. 12430700

Vejl. pris
13.690 kr. inkl. moms

BlackSteel M.-nr. 12430620

Vejl. pris
14.190 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 11953930

Vejl. pris
16.890 kr. inkl. moms

VINKØLESKABE

PUSH2OPEN

Døren med Push2open-funktion sikrer yderligere elegance og integreres perfekt i det grebsfrie køkken. Ved et let tryk på fronten åbner døren. Let og elegant.

FLEXIFRAME OG NOTEBOARD

Sikker opbevaring af alle flaskestørrelser. De indstillelige flaskehylder sikrer, at flaskerne ligger perfekt. De enkelte lameller i hylderne kan nemt flyttes og dermed tilpasses alle flaskeformer. Din vin opbevares i en optimal position. Miele-NoteBoard på forkanten af alle hylder, giver muligheden for at notere f.eks. vintype, producent og årgang og giver et hurtigt overblik.



ACTIVE AIRCLEAN-FILTER

Det er vigtigt, at vinen opbevares uforstyrret uden påvirkninger udefra. Vinen skal kunne "ånde" frit gennem korkproppen uden at blive kompromitteret. Derfor sikrer et aktivt kulfilter et optimalt indeklima og beskytter vinen mod luftoverførsel.

SOMMELIERSET

Med det enestående SommelierSet fra Miele kan du imponere dine gæster med professionel dekantering af dine ædle vine. Med det nye SommelierSet har du altid det komplette værktøj lige ved hånden.

Nyd samtidig champagnen eller hvidvinen fra et koldt glas, og opnå altid den perfekte temperatur af vinflaskerne efter åbning. Det er tid til ægte vinnydelse.

Integreret vinskab




KWT 7112 iG grgr

- Vinkoleskab til indbygning, 45 cm nichehøjde med FlexiFrame Plus og Push2Open til den krævende vinentusiast.
- Enestående opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame Plus
- Perfekt design til grebfri køkkener – Push2Open
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- Optimal beskyttelse af vinen med UV-filter i den tonede glasfront
- HxBxD i mm 455x595x559



KWT 7112 iG obsw

- Vinkoleskab til indbygning, 45 cm nichehøjde med FlexiFrame Plus og Push2Open til den krævende vinentusiast.
- Enestående opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame Plus
- Perfekt design til grebfri køkkener – Push2Open
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- Optimal beskyttelse af vinen med UV-filter i den tonede glasfront
- HxBxD i mm 455x595x559



KWT 7112 iG mb

- Vinkoleskab til indbygning, 45 cm nichehøjde med FlexiFrame Plus og Push2Open til den krævende vinentusiast.
- Enestående opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame Plus
- Perfekt design til grebfri køkkener – Push2Open
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- Optimal beskyttelse af vinen med UV-filter i den tonede glasfront
- HxBxD i mm 455x595x559

Grågrit M.-nr. 11186570

Vejl. pris
26.190 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 11186580

Vejl. pris
26.190 kr. inkl. moms

Obsidiansort mat M.-nr. 12204800


Vejl. pris
27.190 kr. inkl. moms

Integreret vinskab




KWT 7112 iG pebe

- Vinkøleskab til indbygning, 45 cm nichehøjde med FlexiFrame Plus og Push2Open til den krævende vinentusiast.
- Enestående opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame Plus
- Perfekt design til grebfri køkkener – Push2Open
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- Optimal beskyttelse af vinen med UV-filter i den tonede glasfront
- HxBxD i mm 455x595x559



KWT 6422 i-1

- Vinkøleskab til indbygning, 88 cm nichehøjde med FlexiFrame og 3D-flaskehylder til den krævende vinentusiast.
- Mest fleksible opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame
- Opbevaring af forskellige vinsorter med separate temperaturzoner
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- HxBxD i mm 872x557x553



KWT 6422 iG-1 grgr

- Vinkøleskab til indbygning, 88 cm nichehøjde med FlexiFrame og Push2Open til den krævende vinentusiast.
- Mest fleksible opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame
- Perfekt design til grebfri køkkener – Push2Open
- Opbevaring af forskellige vinsorter med separate temperaturzoner
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- HxBxD i mm 906x595x572

Pearl beige M.-nr. 12615940

Vejl. pris
27.190 kr. inkl. moms

M.-nr. 12364290

Vejl. pris
29.190 kr. inkl. moms

Grafitgrå glas M.-nr. 12364300

Vejl. pris
31.690 kr. inkl. moms

Integreret vinskab



KWT 6422 iG-1 obsw

- Vinkøleskab til indbygning, 88 cm nichehøjde med FlexiFrame og Push2Open til den krævende vinentusiast.
- Mest fleksible opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame
- Perfekt design til grebfri køkkener – Push2Open
- Opbevaring af forskellige vinsorter med separate temperaturzoner
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- HxBxD i mm 906x595x572



KWT 6422 iG-1 pebe

- Vinkøleskab til indbygning, 88 cm nichehøjde med FlexiFrame og Push2Open til den krævende vinentusiast.
- Mest fleksible opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame
- Perfekt design til grebfri køkkener – Push2Open
- Opbevaring af forskellige vinsorter med separate temperaturzoner
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- HxBxD i mm 906x595x572



KWT 6722 iGS-1 obsw

- Vinkøleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med FlexiFrame, SommelierSet og Push2Open til den krævende vinentusiast.
- Mest fleksible opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame
- Perfekt design til grebfri køkkener – Push2Open
- Opbevaring af forskellige vinsorter med separate temperaturzoner
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- HxBxD i mm 1770x595x572

Obsidiansort M.-nr. 12364280

Vejl. pris
31.690 kr. inkl. moms

Pearl beige M.-nr. 12615910


Vejl. pris
32.590 kr. inkl. moms

osidiansort M.-nr. 12364310

Vejl. pris
47.390 kr. inkl. moms

Integreret vinskab

SommelierSet



KWT 6722 iS -1

- Vinkøleskab til indbygning, 178 cm nichehøjde med FlexiFrame og SommelierSet til den krævende vinkender.
- Mest fleksible opbevaring af store vinflasker med FlexiFrame
- Opbevaring af forskellige vinsorter med separate temperaturzoner
- Ingen lugt i køleskabet med Active AirClean-filter
- Vinen bliver perfekt iscenesat – LED-belysning
- HxBxD i mm 1770x557x553

M.-nr. 12364320

Vejl. pris
45.090 kr. inkl. moms

Vinkøleskabe til underbygning




KWTUS 7054 F obsw

- Vinkøleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde med FlexiFrame, ActiveHumidity og NoteBoard i et kompakt design.
- Opbevaring af enhver flaskestørrelse/-form takket være FlexiFrame
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- Skriv på træhylderne på NoteBoard
- UV-bestandigt isoleringsglas beskytter din vin perfekt
- Perfekt iscenesættelseLED-belysning
- HxBxD i mm 819x597x579



KWTUS 7074 F obsw

- Vinkøleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde med separate temperaturzoner, FlexiFrame og ActiveHumidity i et kompakt design
- Perfekt drikke- og opbevaringstemperatur takket være separate temperaturzoner
- Opbevaring af enhver flaskestørrelse/-form takket være FlexiFrame
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- Skriv på træhylderne på NoteBoard
- UV-bestandigt isoleringsglas beskytter din vin perfekt
- HxBxD i mm 819x597x563
- 0



KWTUS 7096 E obsw

- Vinkøleskab til indbygning, 82-88 cm nichehøjde med separate temperaturzoner, FlexiFrame og Push2open i et kompakt design
- Perfekt drikke- og opbevaringstemperatur takket være separate temperaturzoner
- Opbevaring af enhver flaskestørrelse/-form takket være FlexiFrame
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- Skriv på træhylderne på NoteBoard
- UV-bestandigt isoleringsglas beskytter din vin perfekt
- HxBxD i mm 819x597x579
- 0

M.-nr. 12519490

Vejl. pris
28.590 kr. inkl. moms

M.-nr. 12519510

Vejl. pris
32.590 kr. inkl. moms

M.-nr. 12519560

Vejl. pris
36.590 kr. inkl. moms

Vinkøleskabe til underbygning



KWTUS 7196 E obsw

- Vinkøleskab til indbygning, 86-92 cm nichehøjde med separate temperaturzoner, FlexiFrame og Push2open i et kompakt design
- Perfekt drikke- og opbevaringstemperatur takket være separate temperaturzoner
- Opbevaring af enhver flaskestørrelse/-form takket være FlexiFrame
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- Skriv på træhylderne på NoteBoard
- UV-bestandigt isoleringsglas beskytter din vin perfekt
- HxBxD i mm 859x597x579
- 0

M.-nr. 12519660

Vejl. pris
37.490 kr. inkl. moms

Fritstående vinskab



KWT 4584 E sw

- Fritstående vinkoleskab med en temperaturzone, ActiveHumidity og dørlås.
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- Beskyt de fineste vine i din vinsamling med den integrerede dørlås
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- HxBxD i mm 1884x597x764



KWTS 4785 F obsw

- Fritstående vinkoleskab med PresenterFrame, to separate temperaturzoner og ActiveHumidity.
- Elegant præsentation af dine yndlingsvine takket være PresenterFrame
- Perfekt drikke- og opbevaringstemperatur takket være separate temperaturzoner
- Intelligent netværk for flere muligheder – Miele@home
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- UV-bestandigt isoleringsglas beskytter din vin perfekt
- HxBxD i mm 1854x597x694



KWNS 4784 DE edt/cs

- Fritstående vinkøle-/fryseskab med FlexiFrame, to separate temperaturzoner og ActiveHumidity.
- Opbevaring af enhver flaskestørrelse/-form takket være FlexiFrame
- Perfekt drikke- og opbevaringstemperatur takket være separate temperaturzoner
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- UV-bestandigt isoleringsglas beskytter din vin perfekt
- Færdige isterninger med IceMaker med vandtilslutning
- Ingen rim på frysevarerneingen afrimning takket være NoFrost
- HxBxD i mm 1854x597x679

Sort M.-nr. 12156930

Vejl. pris
19.790 kr. inkl. moms

Obsidiansort M.-nr. 12156880

Vejl. pris
31.590 kr. inkl. moms

CleanSteel M.-nr. 12156940

Vejl. pris
41.490 kr. inkl. moms

Fritstående vinskab



KWT 4999 F obws

- Fritstående vinkøleskab med SommelierSet, FlexiFrame og tre separate temperaturzoner.
- Perfekt vinceremoni med dine yndlingsvine takket være SommelierSet
- Opbevaring af enhver flaskestørrelse/-form takket være FlexiFrame
- Perfekt drikke- og opbevaringstemperatur takket være separate temperaturzoner
- Perfekt regulering af luftfugtighed med ActiveHumidity
- UV-bestandigt isoleringsglas beskytter din vin perfekt
- Beskyt de fineste vine i din vinsamling med den integrerede dørslås
- HxBxD i mm 2014x697x779


Obsidiansort M.-nr. 12156870

Vejl. pris
59.190 kr. inkl. moms

MASTERCool

MASTERFRESH PRO

Takket været opgraderingen af friskhedssystemet til MasterFresh Pro i alle modeller, holder maden sig frisk op til 5 gange længere. Fugtighedsniveauet justeres helt automatisk ved valg af madvaretype.



FOODVIEW

Der er integreret op til 4 kameraer integreret i produkterne. De er placeret under de øvre dørhylder og i toppen af køleskabsrummet. Kameraerne tager billeder af individuelle områder i køleskabsrummet inklusiv undersiden af skufferne, så snart dørene eller skufferne åbnes og lukkes igen. Med FoodView kan du let se billederne hvor som helst via Miele-appen og altid have et perfekt overblik over indholdet i køleskabet.

SUPERCOOL&AIRCLEAN

Udover Longlife AirClean-filteret inkluderer produkterne også ekstrafunktionen SuperCool&AirClean. Denne funktion anbefales til opbevaring af madvarer med stærk lugt. Med den velkendte SuperCool-funktion sænkes temperaturen i køleskabsrummet til sit minimum i 6 timer. Denne effekt er med til at mindske lugte fra madvarer.

QUICKICE

Skal du holde fest eller har du brug for at køle af efter et maraton? Med QuickIce øges produktionen af isterninger med op til næsten 100 % (afhængigt af modellen), så større mængde af isterninger kan fås på kortere tid.

Ovn**Kaffe****Skuffer****Kogeplader**

MasterCool-skab

MasterFresh



K 2802 Vi R

- MasterCool-køleskab til førsteklasses design og teknik i stort format.
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- Madvarer er friske op til 3 gange længere takket være MasterFresh
- Perfekt indvendig belysning med LED-pærerBrilliantLight
- Komfortabel betjening med farvet Touch Display MasterSensor
- HxBxD i mm 2127x756x610

MasterFresh



K 2902 Vi R

- MasterCool-køleskab til førsteklasses design og teknik i stort format.
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- Madvarer er friske op til 3 gange længere takket være MasterFresh
- Perfekt indvendig belysning med LED-pærerBrilliantLight
- Komfortabel betjening med farvet Touch Display MasterSensor
- HxBxD i mm 2127x908x610

IceMaker



F 2413 Vi L

- MasterCool-fryseskab til førsteklasses design og teknik i stort format.
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- Perfekt indvendig belysning med LED-pærerBrilliantLight
- Friske isterninger fra IceMaker med friskvandstilslutning
- Komfortabel betjening med farvet Touch Display MasterSensor
- HxBxD i mm 2125x451x545
- 0

M.-nr. 11530710

Vejl. pris
81.590 kr. inkl. moms


M.-nr. 11530720

Vejl. pris
86.690 kr. inkl. moms

M.-nr. 12021700


Vejl. pris
76.390 kr. inkl. moms

MasterCool-skab




F 2813 V L

- MasterCool-fryseskab til førsteklasses design og teknik i stort format.
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- Perfekt indvendig belysning med LED-pærer BrilliantLight
- Friske isterninger fra IceMaker med friskvandstilslutning
- Komfortabel betjening med farvet Touch Display MasterSensor
- HxBxD i mm 2125x756x608
- 0



KFMC 3834 L

- MasterCool-køle-/fryseskab
- Madvarer holder sig friske op til 5 gange længere MasterFresh Pro
- Friske forsyninger uden ubehagelige lugte Longlife AirClean-system
- Isterninger til kolde drikke IceMaker
- Praktisk belysning med elegante LED-pærer BrilliantLight Pro
- HxBxD i mm 2123x756x608



KFMC 3834 R

- MasterCool-køle-/fryseskab
- Madvarer holder sig friske op til 5 gange længere MasterFresh Pro
- Friske forsyninger uden ubehagelige lugte Longlife AirClean-system
- Isterninger til kolde drikke IceMaker
- Praktisk belysning med elegante LED-pærer BrilliantLight Pro
- HxBxD i mm 2123x756x608

M.-nr. 12366250

Vejl. pris
87.290 kr. inkl. moms


M.-nr. 12866550

Vejl. pris
108.190 kr. inkl. moms

M.-nr. 12866470


Vejl. pris
108.190 kr. inkl. moms

MasterCool-skab




KFMC 3844 L

- MasterCool-køle-/fryseskab
- Madvarer holder sig friske op til 5 gange længere MasterFresh Pro
- Friske forsyninger uden ubehagelige lugte Longlife AirClean-system
- Isterninger til kolde drikke IceMaker
- Praktisk belysning med elegante LED-pærer BrilliantLight Pro
- HxBxD i mm 2123x895x608



KFMC 3844 R

- MasterCool-køle-/fryseskab
- Madvarer holder sig friske op til 5 gange længere MasterFresh Pro
- Friske forsyninger uden ubehagelige lugte Longlife AirClean-system
- Isterninger til kolde drikke IceMaker
- Praktisk belysning med elegante LED-pærer BrilliantLight Pro
- HxBxD i mm 2123x895x608



KFMC 3844 FD

- MasterCool FrenchDoor
- Madvarer holder sig friske op til 5 gange længere MasterFresh Pro
- Friske forsyninger uden ubehagelige lugte Longlife AirClean-system
- Isterninger til kolde drikke IceMaker
- Praktisk belysning med elegante LED-pærer BrilliantLight Pro
- HxBxD i mm 2123x895x608

M.-nr. 12866700

Vejl. pris
117.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12866630

Vejl. pris
117.890 kr. inkl. moms

M.-nr. 12866780

Vejl. pris
122.690 kr. inkl. moms

MasterCool-vinskab



SommelierSet



KWT 2672 ViS L

- MasterCool-vinkøleskab til førsteklasses design og teknik i stort format.
- Komfortabel døråbning takket være Push2open
- Servér og nyd med perfektion inkl. SommierSet
- Forskellige vine med perfekt temperering tre temperaturzoner
- Fleksibel opbevaring af store vinflasker takket være FlexiFrame
- Perfekt indvendig belysning med LED-pærer BrilliantLight
- HxBxD i mm 2127x603x610

M.-nr. 11530790

Vejl. pris
100.690 kr. inkl. moms

VASKEMASKINER

POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDEN

Produkterne fra Miele med PowerWash vasker op til 40 % mere økonomisk og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi Spin&Spray giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem TwinDos. TwinDos sørger for at tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere (afhængig af model). Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50%

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

EMALJERET FRONT

Den emaljerede front fås kun hos Miele. Emaljen er slagfast og bevarer sin hvide farve i mange år fremover.

HYGIEJNISK RENT

I alle Miele's vaskemaskiner fjernes mere end 99,9 % af al virus



Vaskemaskiner



WWB 360 WCS

- Frontbetjent W1-vaskemaskine: A-20 %* I 8 kg I 1400 o/min I QuickPowerWash I Miele@home I CapDosing
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar endnu mere energi med A -20 %
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter
- Med Miele@home kan du styre din vaskemaskine via appen
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter
- HxBxD i mm 850x596x643



WWD 380 WCS

- Frontbetjent W1-vaskemaskine: A-20 %* I 9 kg I 1400 o/min I SteamCare I QuickPowerWash I Miele@home
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar endnu mere energi med A -20 %
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter
- Med Miele@home kan du styre din vaskemaskine via appen
- HxBxD i mm 850x596x643



WWG 880 WCS

- Frontbetjent W1-vaskemaskine: A -20 % I 9 kg I 1400 o/min I SteamCare I Automatisk dosering I QuickPowerWash
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Spar endnu mere energi med A -20 %
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- QuickPowerWash sikrer hurtige, effektive resultater på kun 49 minutter
- HxBxD i mm 850x596x643

Lotushvid M.-nr. 12706910

Vejl. pris
9.390 kr. inkl. moms


Lotushvid M.-nr. 12706980

Vejl. pris
10.390 kr. inkl. moms

Lotushvid M.-nr. 12706870

Vejl. pris
11.890 kr. inkl. moms

Vaskemaskiner



WQ 1000 WPS Nova Edition

- Frontbetjent W2-vaskemaskine A | 9 kg | 1600 o/min | InfinityCare | Automatisk dosering | SmartMatic
- Testet til 20 års perfekt tekstilpleje
- Vask mere skånsomt end nogensinde før med InfinityCare-tromlen
- Spar op til 40 % vaskemiddel med TwinDos®, takket være automatisk dosering
- Vores SmartMatic® automatikprogram tilpasser forbruget automatisk
- Det store farvedisplay M Touch Pro gør betjeningen meget nem
- HxBxD i mm 850x596x620

Lotushvid M.-nr. 12697710

Vejl. pris
21.790 kr. inkl. moms

TØRRETUMBLERE

SPECIALPROGRAMMER

Mieles tørretumblere har programmer til alt dit yndlingstøj - uanset materiale. Du finder en bred vifte af specialprogrammer, der sikrer den korrekte behandling af dit dyrebare vasketøj. Tor kashmiruld, silke, gardiner, Gore-Tex®, sportstøj og meget mere, og opnå et perfekt resultat med den mest skånsomme behandling.

STEAMFINISH

Ved tørreprocessens start bliver vand sprayet ind i tromlen, og det danner en fin sky af vanddråber, som opvarmes af tørreluften. Den damp, der udvikles, gennemtrænger tekstilerne og gør dem synligt glattere. Dette sikrer, at strygningen bliver lettere og hurtigere – eller helt overflødig.

ECOFEEBACK

Før programmet starter, kan du aflæse det forventede energiforbrug, og efter programslut vises det nøjagtige forbrug, som vil afhænge af vasketøjets sammensætning og tørringsgrad. Der vil også vises en melding om tilsmudsningsgraden af filteret, der bør holdes rent.

SILENCEDRUM

Mieles nye tørretumblere er med deres specielle tromledesign særligt lydsvage – også når der tørres tøj med knapper og lynlåse. Det subjektive lydniveau er halveret, hvilket skaber et mere behageligt lydniveau.

Tørretumbler



TWC 640 WP

- T1-varmepumpetørretumbler: 8 kg | DirectSensor | Miele@home | EcoDry-teknologi | FragranceDos
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Varmepumpeteknologilavt forbrug, skånsom tørring
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter
- Fuld app-styring af din tørretumbler via Miele@home
- EcoDry til effektiv ydelse i hele tørretumblerens levetid
- HxBxD i mm 850x596x643



TWD 640 WP

- T1-varmepumpetørretumbler: 9 kg | DirectSensor | DryCare 40 | HygieneDry | Miele@home
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Varmepumpeteknologilavt forbrug, skånsom tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask
- EcoSpeed reducerer tørretiden effektivt med 20 minutter
- HygieneDry eliminerer op til 99,99 % af bakterier* og 99,9 % af vira
- HxBxD i mm 850x596x643



TWH 780 WP

- T1-varmepumpetørretumbler: 9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Varmepumpeteknologilavt forbrug, skånsom tørring
- SilenceDrum reducerer støj for meget mere lydsvag tørring
- Spar tid ved sortering DryCare 40 er perfekt til en 40 °C-vask
- HygieneDry eliminerer op til 99,99 % af bakterier* og 99,9 % af vira
- HxBxD i mm 850x596x643

Lotushvid M.-nr. 12709760

Vejl. pris
9.890 kr. inkl. moms

Lotushvid M.-nr. 12710150

Vejl. pris
10.990 kr. inkl. moms

Lotushvid M.-nr. 12710170

Vejl. pris
12.890 kr. inkl. moms

Tørretumbler



TQ 1000 WP

- T2-varmepumpetørretumbler 9 kg I M Touch Pro I QuickPowerDry I SteamCare I WoolDry
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Med QuickPowerDry kan du tørretumble dit vasketøj på kun 49 minutter
- WoolDry sikrer, at dine uldtekstiler tørres skånsomt i maskinen
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Det store farvedisplay M Touch Pro gør betjeningen meget nem
- HxBxD i mm 850x596x643

Lotushvid M.-nr. 12699030

Vejl. pris
23.090 kr. inkl. moms

VASKE-TØRREMASKINER

POWERWASH – REVOLUTIONERENDE ØKONOMISK UANSET TØJMÆNGDE

Produkterne fra Miele med PowerWash vasker op til 40 % mere økonomisk og vasker selv små tøjmængder meget energieffektivt. Hemmeligheden: Den innovative vasketeknologi Spin&Spray giver mulighed for en meget lav vandstand og sparer på den måde energi til opvarmning. Og det med særlig god vaskeevne, enestående vaskeresultater og moderate programtider, selv i programmet Bomuld Eco.

TWINDOS

Fuldautomatisk dosering af flydende vaskemiddel med to muligheder: Du kan vælge at benytte Miele's 2-fasesystem TwinDos. TwinDos sørger for at tilsætte UltraPhase 1 og 2 på det helt rigtige tidspunkt i vaskeprocessen. Alternativt kan du vælge at påfylde dit eget flydende vaskemiddel eller skyllemiddel i to tomme beholdere (afhængigt af model). Beholderne kan købes i Miele's webshop.

STEAMCARE – REDUCERER STRYGNING MED OP TIL 50%

Optimalt for dig, der er træt af at stryge skjorter og andet tøj, der hurtigt bliver krøllet. SteamCare løsner tøjets fibre op ved hjælp af varierende dampmængder, hvorved der opnås reduceret krøldannelse.

EMALJERET FRONT

Den emaljerede front fås kun hos Miele. Emaljen er slagfast og bevarer sin hvide farve i mange år fremover.

Vaske-tørremaskiner



WT 370 WPM

- WT1-vaske-tørremaskine: 8/5 kg | 1600 o/min | QuickPower | SteamCare | Testet hygiejne
- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- 2-i-1: vask 8 kg og tør 5 kg i samme maskine
- Vask og tørring på meget kort tid – QuickPower
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj
- Pålidelig fjernelse af 99,9 % af bakterierne fra dit vasketøj
- HxBxD i mm 850x596x637

Lotushvid M.-nr. 11588240

Vejl. pris
21.790 kr. inkl. moms

Miele

TILBEHØR



Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør

Tilbehør



KMBP 8428

M Sense-stegepande (28 cm), uden belægning til assisteret madlavning på M Sense-kompatible induktionskogeplader.
Enkel betjening direkte på kogegrejet
Intet brænder på eller koger over, takket være integreret sensorteknologi
Supertermisk sandwich-bund til fremragende varmfordeling
Fremstillet af rustfrit stål til vedvarende brug også under høje temperaturer
Tåler opvaskemaskine (opvask i hånden anbefales)
Indhold: 1 M Sense-stegepande (28 cm) inkl. batterier
M.-nr. 12724140

Vejl. pris
2.549 kr. inkl. moms



KMBP 8528

M Sense-stegepande (28 cm) med non-stick-belægning til assisteret madlavning på M Sense-kompatible induktionskogeplader.
Enkel betjening direkte på kogegrejet
Intet brænder på eller koger over, takket være integreret sensorteknologi
Supertermisk sandwich-bund til fremragende varmfordeling
Perfekt stegning takket være 3-lags ILAG Professional S non-stick-belægning
Tåler opvaskemaskine (opvask i hånden anbefales)
Indhold: 1 M Sense-stegepande (28 cm) med non-stick-belægning inkl. batterier
M.-nr. 12724180

Vejl. pris
2.549 kr. inkl. moms



KMKT 8420

M Sense-gryde (20 cm/4 l) til assisteret madlavning på M Sense-kompatible induktionskogeplader.
Enkel betjening direkte på kogegrejet
Intet brænder på eller koger over, takket være integreret sensorteknologi
Gryde i rustfrit stål af høj kvalitet med supertermisk sandwichbund
Låg med dampudslip
Tåler opvaskemaskine (opvask i hånden anbefales)
Indhold: 1 M Sense-gryde (20 cm/4 l) inkl. batterier
M.-nr. 12724200

Vejl. pris
2.549 kr. inkl. moms



KMTS 8602

M Sense-startsæt (2 dele) til assisteret madlavning på M Sense-kompatible induktionskogeplader.
Enkel betjening direkte på kogegrejet
Intet brænder på eller koger over, takket være integreret sensorteknologi
Gryde i rustfrit stål af høj kvalitet med supertermisk sandwichbund
Låg med dampudslip
Tåler opvaskemaskine (opvask i hånden anbefales)
Indhold: 1 M Sense-gryde (20 cm/4 l), 1 M Sense-stegepande med belægning (28 cm)
M.-nr. 12915760

Vejl. pris
4.999 kr. inkl. moms



KMTS 8604

Grydesæt (4 stykker) til klassisk og assisteret madlavning på M Sense-kompatible kogeplader.
Gryde i rustfrit stål af høj kvalitet med supertermisk sandwichbund
Låg med dampudslip
Tåler opvaskemaskine (opvask i hånden anbefales)
Indhold: 1 gryde (16 cm/1,5 l), 1 kasserolle (16 cm/1,5 l)
1 M Sense-gryde (20 cm/4 l), 1 M Sense-stegepande med belægning (28 cm)
M.-nr. 12915770

Vejl. pris
6.999 kr. inkl. moms



KMTS 5704-3

Kogeleg (4 stykker) fremstillet af robust rustfrit stål af høj kvalitet, låg med dampudtag i siden.
Supertermisk sandwich-bund til fremragende varmfordeling
Dampudslip i siden takket være KMMA-optimeret låg
Indvendig skala gør tilberedning lettere
Til alle typer kogeplader og komfurer
Stegepande med 3-lags ILAG Professional S non-stick-belægning
Indhold: 1 stegepande, 1 kasserolle (1,5 l), 2 gryder (1,5 l/4 l), 3 låg
HxBxD i mm 185x300x487
M.-nr. 12625700

Vejl. pris
4.875 kr. inkl. moms



VB 1828

Lille vakuumpose til alle Miele vakuumforseglerkuffer.
Ideel til sous-vide-tilberedning
Egnet til flydende og faste levnedsmidler
Glat, slidstærk, 90 µ. Må kun anvendes én gang.
Mål: 180 x 280 mm – kapacitet: 50 styk
HxBxD i mm 355x20x220
M.-nr. 10380620

Vejl. pris
249 kr. inkl. moms



VB 2435

Stor vakuumpose til alle Miele vakuumforseglerkuffer.
Ideel til sous-vide-tilberedning
Egnet til flydende og faste levnedsmidler
Glat, slidstærk, 90 µ. Må kun anvendes én gang.
Mål: 240 x 350 mm – kapacitet: 50 styk
HxBxD i mm 435x20x300
M.-nr. 10380630

Vejl. pris
289 kr. inkl. moms



PowerDisk 6 pk.

PowerDisk All in 1, 6 stk. Opvaskemiddel til opvaskemaskiner med AutoDos.
Miele eksklusiv pulvergranulat med aktivt ilt
Grundig renhed selv ved kraftige tilsudsninger
Strålende resultater selv ved lave temperaturer
Med flere funktioner såsom skyllemiddel, salt og glasbeskyttelse
Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 opvaske/disk)
Ganske enkelt perfekt opvask. Med Miele.
HxBxD i mm 125x170x330
M.-nr. 11841310

Vejl. pris
545 kr. inkl. moms



PowerDisk All in 1 ECO

PowerDisk All in 1 ECO, 6 stk. Opvaskemiddelsæt til opvaskemaskiner med AutoDos.
Uden belastende selvbeskyttelsesmiddel
Uden duft- og farvestoffer
Svanemærket
Med aktivt ilt til et grundigt opvaskeresultat
Automatisk dosering i ca. 1 måned (20 opvaske/disk)
Med flere funktioner såsom skyllemiddel, salt og glasbeskyttelse
HxBxD i mm 125x170x330
M.-nr. 11868780

Vejl. pris
545 kr. inkl. moms



UltraTabs All in 1, 60 stk

UltraTabs All in 1, 60 stk. til de bedste rengøringsresultater i Miele opvaskemaskiner.
Strålende resultaterselv ved kraftig tilsudsning
Ingen udpakning takket være vandopløselig og bionedbrydelig folie
Med flere funktioner såsom skyllemiddel, salt og glasbeskyttelse
Fosfonatfri miljøvenligt
Ganske enkelt perfekt opvask. Med Miele.
HxBxD i mm 60x150x160
M.-nr. 12737760

Vejl. pris
155 kr. inkl. moms



UltraTabs All in 1 ECO, 60 stk

UltraTabs All in 1 ECO, 60 stk. til de bedste bæredygtige rengøringsresultater.
Strålende resultater selv ved lave opvasketemperaturer
Svanemærket
Uden belastende selvbeskyttelsesmiddel
Fit for duft-, farve-, konserveringsstoffer og mikroplast
Ingen udpakning takket være vandopløselig og bionedbrydelig folie
Med aktivt ilt til et grundigt opvaskeresultat
HxBxD i mm 48x151x156
M.-nr. 12190920

Vejl. pris
155 kr. inkl. moms

Tilbehør



HydroCleaner 4x125ml

HydroCleaner, sæt med 4 flasker. Rensemiddel til HydroClean selvrensende funktion i dampovne med ovnfunktion.
 automatisk og effektiv rengøring af ovnrummet
 Grundig fjernelse af fastbrændte madrester
 Sættet rækker til ca. 1 års forbrug
 Følelsegodkendt og skånsomt mod materialet
 Let biologisk nedbrydlig
 Fri for mikroplast i henhold til EU's REACH-definition
 HxBxD i mm 139x40x160

M.-nr. 12105680

Vejl. pris
455 kr. inkl. moms



Afkalkningstabletter, 6 stk

Afkalkningstabletter, 6 stk. til espressomaskine, dampovn, FashionMaster, oven med klimaprogram.
 Grundig fjernelse af aflejringer og tilkalkninger
 Meget effektiv afkalkning, der også skåner materialet
 Nøje afstemt formulering – Særlig Miele-opskrift
 Ingen kemiske rester efter afkalkning
 Bedste vedligeholdelse til mange års pålidelig drift
 HxBxD i mm 240x21x128

M.-nr. 10960200

Vejl. pris
155 kr. inkl. moms



Topprens

Glasceramisk kogeplade- og stålrens, 250 ml til de bedste rengøringsresultater og en sikker anvendelse.
 Bedste produkt på markedet – Testvinder i Schweiz
 Fjerner effektivt fedtpletter, fastbrændt snavs og pletdannelse
 Efterlader en beskyttelsesfilm, der letter senere rengøring
 Skånsom rengøring takket være en formulering med fine krystaller
 Anvendes ikke ved CleanSteel eller PerfectClean
 Bedste vedligeholdelse til mange års pålidelig drift
 HxBxD i mm 190x50x50

M.-nr. 10173200

Vejl. pris
65 kr. inkl. moms



Silikonføtter

Silikonføtterne sikrer, at Gourmet-grillpladen står stabilt på induktionskogepladen
 til Miele Gourmet-grillplade (materiale-nr. 10009310)
 Der medfølger fire silikonføtterne til grillpladen
 Indhold: 4 ben
 HxBxD i mm 5x42x31
 M.-nr. 11639680

Vejl. pris
95 kr. inkl. moms



AutoCleaner

AutoCleaner til automatisk rengøring af Miele-espressomaskiner med AutoClean-funktion.
 Indhold: 4 stk.
 Fjerner effektivt rester fra bryggeenheden
 Yderligere rengøring af mælkerørssystemet
 En pakke holder ca. 1 år
 Bedste vedligeholdelse til mange års pålidelig drift
 HxBxD i mm 45x85x215

M.-nr. 10971410

Vejl. pris
605 kr. inkl. moms



Rengøringsmiddel til mælkerør, 100 stk

Rengøringsmiddel til mælkerør, 100 stk. til hygiejnisk rene mælkerør i Miele espressomaskiner
 Meget effektiv rengøring, der også er skånsom over for materialet
 Enkel dosering takket være portionerede sticks
 Fjerner alt mælkeprotein og -fedt
 Nøje afstemt formulering – Særlig Miele-opskrift
 Den bedste pleje til mange års trofast tjeneste
 HxBxD i mm 205x78x125

M.-nr. 10180270

Vejl. pris
285 kr. inkl. moms



Silikonfett

Silikonfedt, 6 g til Miele espressomaskiner.
 Til pleje af bryggeenheden og forskellige pakninger
 Meget effektiv og samtidig skånsom mod materialet
 Bedste vedligeholdelse til mange års pålidelig drift
 HxBxD i mm 13x21x79
 M.-nr. 5132001

Vejl. pris
95 kr. inkl. moms



HBS 70

Miele Gourmet bage- og pizzasten til resultater som fra en traditionel stenovn.
 Til pizzabagning, flammkuchen, focaccia, brød og boller
 Af specialkeramisk særligt ensartede, spredte resultater
 Store porer tager optimalt fugtigheden ud af dejen
 Lagrer varmen som på en varmeplade i op til 25 min.
 Særlig let rengøring takket være glasur i høj kvalitet
 Indhold: Gourmetbagesten og træspatel
 HxBxD i mm 80x400x530
 M.-nr. 11901190

Vejl. pris
1.835 kr. inkl. moms



Rengøringsstabletter, 10 stk

Rengøringsstabletter, 10 stk. til espressomaskiner, garanteret kaffenydelse på højeste plan.
 Til grundig fjernelse af kaffeolier og kafferester
 Meget effektiv rengøring, der også er skånsom over for materialet
 Nøje afstemt formulering – Særlig Miele-opskrift
 Bedste vedligeholdelse til mange års pålidelig drift
 HxBxD i mm 140x15x70

M.-nr. 10960220

Vejl. pris
155 kr. inkl. moms



Afkalkningspatron

Afkalkningspatron til automatisk afkalkning af Miele-espressomaskiner med AutoDescal-funktion.
 Grundig fjernelse af aflejringer og tilkalkninger
 Meget effektiv afkalkning, der også skåner materialet
 Helt uden manuelt arbejde
 Ingen kemiske rester efter afkalkning
 En pakke holder ca. 1 år
 Bedste vedligeholdelse til mange års pålidelig drift
 HxBxD i mm 215x45x85

M.-nr. 10959980

Vejl. pris
605 kr. inkl. moms



CJ Jug 1,0l

Serveringskande 1,0 l til Miele's espressomaskiner CVA og CM med kaffekandefunktion.
 Direkte brygning uden at hælde fra espressomaskinen over i kanden
 Førsteklasses rustfrit stål, poleret
 Nem rengøring med det komplet aftagelige låg
 Vakuumpumpet totermisk isoleringslegeme, der ikke kan gå itu
 Komfortabelt aroma-skydelåg
 HxBxD i mm 140x126x180

M.-nr. 10694310

Vejl. pris
965 kr. inkl. moms



HBF 27-1

Pizza-/tærteform med PerfectClean-overfladebehandling.
 27 cm diameter – til anvendelse på risten
 Til bagning af pizzaer, quicher, tærter og meget andet.
 Maden sætter sig ikke fast – ikke behov for bagepapir/smøring
 Ekstremt skårefast
 Særlig let rengøring med PerfectClean-overfladebehandling
 HxBxD i mm 31x305x305
 M.-nr. 9520720

Vejl. pris
505 kr. inkl. moms

Tilbehør



HBFP 27-1

Rund bage- og AirFry-form med huller til alt sprødt og knasende. Ideel til bagning med Klimaprogram
Perforering optimerer luftcirkulationen og muliggør AirFrying
Perfekt til bagning af boller, croissanter, pizza, tærter...
Særlig let rengøring med PerfectClean-overfladebehandling
Bagepapir eller smøring er ikke nødvendigt
27 cm diameter — til anvendelse på risten
M.-nr. 10116800

Vejl. pris
505 kr. inkl. moms



HGBB 71

Grill- og stegeplade til HUBB med PerfectClean-overfladebehandling.
Kedsaft/-fedt brænder ikke på, godt til velsmagende saucer
Perfekt til AirFrying af fed mad
Passer nøjagtigt til universalbagepladen HUBB 71
Særlig let rengøring med PerfectClean-overfladebehandling
Til Generation H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000
Mål: 40,3 cm x 38,5 cm x 2,2 cm
HxBxD i mm 22x385x446

M.-nr. 9520630

Vejl. pris
755 kr. inkl. moms



HUB 5001 M

Gourmet-fad egnet til induction til stegning, braisering og gratinerer.
Maks. kapacitet ca. 5 kg – udv. mål: BxDxH 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
Til ovne og på alle kogeplader uden gas
Manuelt trykstøbt aluminium
Let rengøring takket være non-stick-belægning af høj kvalitet
Uden låg af rustfrit stål HBD 60-22
HxBxD i mm 88x270x448

M.-nr. 10314270

Vejl. pris
2.035 kr. inkl. moms



HBB 71

Original Miele bageplade med PerfectClean-overfladebehandling.
Til brug med FlexiClips eller direkte i ribben
Maden sætter sig ikke fast – ikke behov for bagepapir/smøring
Særlig let rengøring med PerfectClean-overfladebehandling
Til Generation H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000
Mål: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
HxBxD i mm 22x386x448

M.-nr. 9519820

Vejl. pris
655 kr. inkl. moms



HFC 71

Originalt Miele FlexiClip-udtræk PerfectClean – til fleksibel, individuel anvendelse af din ovn eller dampovn.
Til generationerne H 6000/7000 og DGC 6000/7000
Særlig let rengøring med PerfectClean-overfladebehandling
Til brug af flere ribber på samme tid
Nem montering på ribberne
Bekvem adgang til bageplader og riste på hvert enkelt plan
Indhold: 1 par FlexiClips
HxBxD i mm 25x150x412

M.-nr. 9520660

Vejl. pris
1.425 kr. inkl. moms



KMTY

Gourmet-Teppanyaki giver en unik madlavningsoplevelse på Miele's induktionskogeplader.
Til tilberedning af sunde og lette retter
Med FixPositionfire silkoneben sikrer stabil anbringelse
Ensartet stegning takket være premium stegeplade.
Optimal til kogeplader med PowerFlex og full surface-induktion
Ikke egnet til gas- og glaskeramiske kogeplader
Udvendige mål: B x D x H 24,2 x 41 x 2,27 cm/stegeplade: B x D 21 x 34 cm
HxBxD i mm 33x243x416

M.-nr. 11555900

Vejl. pris
3.155 kr. inkl. moms



HUB 5001-XL

Gourmet-fad egnet til induction til stegning, braisering og gratinerer.
Maks. kapacitet ca. 8 kg – udv. mål: BxDxH 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
Manuelt trykstøbt aluminium
Let rengøring takket være non-stick-belægning af høj kvalitet
Uden låg af rustfrit stål HBD 60-35
Til brug i ovne
HxBxD i mm 87x385x450

M.-nr. 10314310

Vejl. pris
2.595 kr. inkl. moms



HBBL 71

Gourmet bage- og AirFry-plade med huller til alt sprødt og knasende.
Ideel til bagning med Klimaprogram
Perforering optimerer luftcirkulationen og muliggør AirFrying
Til sprødt bagværk, brød, knasende pizzaer og pommes frites
Særlig let rengøring med PerfectClean-overfladebehandling
Til Generation H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000
Mål: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
HxBxD i mm 22x362x446

M.-nr. 9520620

Vejl. pris
755 kr. inkl. moms




HFC 72

Originalt Miele FlexiClip-udtræk PyroFit – til fleksibel brug af din ovn.
Til generationerne H 6000/7000 med pyrolytisk selvrens
Bekvem, automatisk rengøring underpyrolysen
Til brug af flere ribber på samme tid
Nem montering på ribberne
Bekvem adgang til bageplader og riste på hvert enkelt plan
Indhold: 1 par FlexiClips
HxBxD i mm 45x55x415

M.-nr. 9520670

Vejl. pris
1.625 kr. inkl. moms



GGRP

Gourmet-grillplade giver en unik grilloplevelse på Miele's induktionskogeplader.
Optimal til kogeplader med PowerFlex og full surface-induktion
Original grillaroma takket være den bølgeformede overflade
Non stick-belægning i høj kvalitet
Ikke egnet til gas- og glaskeramiske kogeplader
Med FixPositionfire silkoneben sikrer stabil anbringelse
Udvendige mål: B x D x H 24,2 x 41 x 2,3 cm/grillplade: B x D 19 x 33 cm
HxBxD i mm 26x240x411

M.-nr. 10009310

Vejl. pris
1.835 kr. inkl. moms




HUBB 71

Original Miele bradepande med PerfectClean-overfladebehandling.
Som opsamlingskål til kedsaft/-fedt ved stegning og grillning
Anvendes sammen med grill- og stegepladen ved stegning
Til anvendelse med FlexiClips eller direkte i ovnribberne
Til Generation H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000
Mål: 44,8 cm x 38,6 cm x 3,475 cm
Særlig let rengøring med PerfectClean-overfladebehandling
HxBxD i mm 35x386x448

M.-nr. 9519840

Vejl. pris
755 kr. inkl. moms



HBBR 71

Original Miele bage- og stegerist med PerfectClean-overfladebehandling.
Særlig let rengøring med PerfectClean-overfladebehandling
Til Generation H 2000/6000/7000, DGC 6000/7000, DGC HC Pro 7000
Grill- og stegindsats til brug oven på HUBB71
Mål: 44,36 cm x 38,0 cm x 2,5 cm
HxBxD i mm 31x380x444

M.-nr. 9524950

Vejl. pris
605 kr. inkl. moms

Tilbehør



HBD 60-20

Låg til Gourmet-fad kompatibel med HUB 61-22, HUB 62-22, HUB 5000-M og HUB 5001-M.
I førsteklases rustfrit stål
Må ikke anvendes i bageovne med mikrobølger eller ved grill
Ikke i stegegyrdernes leveringsomfang
HxBxD i mm 70x235x390
M.-nr. 5136950

Vejl. pris
965 kr. inkl. moms



HBD 60-35

Låg til Gourmet-fad kompatibel med HUB 61-35, HUB 62-35, HUB 5000-XL og HUB 5001-XL.
I førsteklases rustfrit stål
Må ikke anvendes i bageovne med mikrobølger eller ved grill
Ikke i stegegyrdernes leveringsomfang
HxBxD i mm 130x355x390
M.-nr. 5136960

Vejl. pris
1.065 kr. inkl. moms



HGS 100

Original Miele-glasskål Ideel til tilberedning af souffléer, gratiner og kager.
Til udskiftning i Miele-bageovne med mikrobølger
Kan ligeledes anvendes i Miele's mikrobølgeovne M 110E og M130E.
Dimensioner: B x D x H = 45,5 x 35,3 x 3,2 cm
HxBxD i mm 34x353x455
M.-nr. 11514090

Vejl. pris
415 kr. inkl. moms



DGGL 20

Dampovnsfad med huller til blanchering eller kogning af grøntsager, fisk, kød og kartofler m.m.
Kapasitet: 2,4 l, nettoindhold: 1,8 l
Udvendige mål B x D x H: 450 x 190 x 40 mm
Rustfrit stål, vægtykkelse 0,6 mm
Profil-tilbehør produceret i Europa
Skræddersyet til Miele-dampovn med ovenfunktion
HxBxD i mm 44x194x456

M.-nr. 8285410

Vejl. pris
355 kr. inkl. moms



DFK-R 1000

Fladkanal til effektiv og individuel luftføring.
Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift
Optimale strømningsegenskaber
Nationale byggevedtægter skal overholdes
I hvidt plastik, svært antændelig
lige stykke, 1 m lang
HxBxD i mm 93x223x1000
M.-nr. 10811340

Vejl. pris
405 kr. inkl. moms



DFK-AK 90

Fladkanaladapter til effektiv og individuel luftføring.
Integreerede luftledningsprofiler for optimale strømn.egenskaber
Nationale byggevedtægter skal overholdes
Kanalstykker af hvidt kunststof, flammehæmmende
Kompakt adapter kantet-rund 90°, 130 mm dybde og 136 mm højde
HxBxD i mm 133x216x225
M.-nr. 11590720

Vejl. pris
405 kr. inkl. moms



DFK-BH 90

Fladkanalbue til effektiv og individuel luftføring.
Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift
Integreerede luftledningsprofiler for optimale strømn.egenskaber
Nationale byggevedtægter skal overholdes
I hvidt plastik, svært antændelig
Horizontal bue 90°
HxBxD i mm 98x266x298
M.-nr. 10811390

Vejl. pris
405 kr. inkl. moms



DFK-BH 45

Fladkanalbue til effektiv og individuel luftføring.
Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift
Integreerede luftledningsprofiler for optimale strømn.egenskaber
Nationale byggevedtægter skal overholdes
I hvidt plastik, svært antændelig
Horizontal bøjning 45°
HxBxD i mm 100x253x265
M.-nr. 10811450

Vejl. pris
405 kr. inkl. moms



DKF-A

Fladkanaladapter til effektiv og individuel luftføring.
Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift
Optimale strømningsegenskaber
Nationale byggevedtægter skal overholdes
I hvidt plastik, svært antændelig
Adapter kantet-rund
HxBxD i mm 158x233x178
M.-nr. 10811430

Vejl. pris
405 kr. inkl. moms



DKF-BVK 90

Fladkanalbue til effektiv og individuel luftføring.
Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift
Integreerede luftledningsprofiler for optimale strømn.egenskaber
Nationale byggevedtægter skal overholdes
I hvidt plastik, svært antændelig
Vertikal bøjning 90°, 150 mm dybde og højde
HxBxD i mm 140x150x229
M.-nr. 10811470

Vejl. pris
405 kr. inkl. moms



DKF-BV 90

Fladkanalbue til effektiv og individuel luftføring.
Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift
Integreerede luftledningsprofiler for optimale strømn.egenskaber
Nationale byggevedtægter skal overholdes
I hvidt plastik, svært antændelig
Vertikal bøjning 90°, 170 mm dybde og højde
HxBxD i mm 140x231x236
M.-nr. 10811410

Vejl. pris
405 kr. inkl. moms



DFK-BH 15

Fladkanalbue til effektiv og individuel luftføring.
Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift
Integreerede luftledningsprofiler for optimale strømn.egenskaber
Nationale byggevedtægter skal overholdes
I hvidt plastik, svært antændelig
Horizontal bøjning 15°
HxBxD i mm 97x154x243
M.-nr. 10811460

Vejl. pris
335 kr. inkl. moms

Tilbehør



DFK-V

Forbindelsesstykke fladkanal til effektiv og individuel luftføring.
Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift
Optimale strømningsegenskaber
Nationale byggevedtægter skal overholdes
I hvidt plastik, svært antændelig
Forbinder til lige fladkanaldele
HxBxD i mm 88x78x228
M.-nr. 10811360


Vejl. pris
195 kr. inkl. moms



DFK-DB

Tætningsbånd til Miele fladkanalsystem DFK
Til tætning af overgange mellem fladkanaldele
Farve: hvid
10 m lang
HxBxD i mm 53x53x57
M.-nr. 10820390

Vejl. pris
95 kr. inkl. moms



DVS 150

Tilbehørssæt til KMDA 7272-1/7473-1/7x76-1 Til Plug&Play-drift af KMDA ved for dybe skabe
Forbindelse mellem blæserstuds og skabets bagvæg
Til 60 cm dybe underskabe
Variabel længde
Inklusive aftræksstuds, slange og spændebånd
HxBxD i mm 180x180x220
M.-nr. 12167200

Vejl. pris
355 kr. inkl. moms



DFKS-AR

Fladkanalsæt til udluftning til det fri til KMDA 7272-1/7473-1/7676-1 til effektiv og individuel luftføring ved udluftning til det fri.
Inkl. murkasse (DMK150-1) + 1x adapter (DFK-A) + 2x adapter (DFKAK90)
1x bøjn. (DFK-BH 90) + 2x 1 m (DFK-R1000)
1x tætningsliste (DFK-DB)
Nationale byggevedtægter skal overholdes
Kanalstykker af hvidt kunststof, flammehæmmende
HxBxD i mm 150x523x1046
M.-nr. 12226910

Vejl. pris
3.515 kr. inkl. moms



DFK-L

Længdeudligning fladkanal til effektiv og individuel luftføring.
Til hygiejnisk ventilation ved udsugnings- og recirkulationsdrift
Optimale strømningsegenskaber
Nationale byggevedtægter skal overholdes
I hvidt plastik, svært antændelig
Udligningsdel til lige fladkanaldele (kan forskydes) 150 mm
HxBxD i mm 88x150x231
M.-nr. 11051270

Vejl. pris
405 kr. inkl. moms



DAAG 100

Afdækning med sorte lameller til KMDA 7272-1/7473-1/7676-1/7876-1
Til at lægge ind i emhættens åbning
Indbygning i plan med glaskeramiks kogeplade
Med 2 sorte ribber
Nem rengøring i opvaskemaskine
HxBxD i mm 33x288x349
M.-nr. 12228470

Vejl. pris
705 kr. inkl. moms



DFKS-R

Fladkanalsæt til KMDA 7272-1/7473-1/7676-1 til en individuel luftføring
1x bøjn. (DFK-BV 90) + 1x bøjn. (DFK-BH 90) + 1x 1 m (DFK-R1000)
1x adapter (DFK-AK90) + 1x tætningsliste (DFK-DB)
Nationale byggevedtægter skal overholdes
Kanalstykker af hvidt kunststof, flammehæmmende
HxBxD i mm 193x468x941
M.-nr. 12226740

Vejl. pris
1.265 kr. inkl. moms



DMK 150-1

Murkasse anvendes til udluftning.
Murkasse, Ø 150 mm, til ventilation til emhætter
Varmeisolerende tilbageslagsklap – ingen indtrængen af kold luft
Energi – Blower Door testet, egnet til energisparehuse
HxBxD i mm 240x240x320
M.-nr. 11258630

Vejl. pris
2.185 kr. inkl. moms



DAAG 200

Afdækning med lameller i rustfrit stål til KMDA 7272-1/7473-1/7676-1/7876-1 Til at lægge ind i emhættens åbning
Indbygning i plan med glaskeramiks kogeplade
Med 2 ribber af rustfrit stål
Nem rengøring i opvaskemaskine
HxBxD i mm 33x91x352
M.-nr. 12228500

Vejl. pris
705 kr. inkl. moms



DFKS-UR

Fladkanalsæt til recirkulation til KMDA 7272-1/7473-1/7676-1 til en individuel luftføring ved recirkulation
Inkl. recirkulationsboks (DUU 1500) + 1 x stik (DFK-V) + 1 x adapter (DFK-AK90)
1xbøjn. (DFK-BV 90) + 1xbøjn. (DFK-BH 90) + 2x 1 m (DFK-R1000)
1x længdeudligner (DFK-L) + 1x tætningsliste (DFK-DB)
Nationale byggevedtægter skal overholdes
Kanalstykker af hvidt kunststof, flammehæmmende
HxBxD i mm 150x523x1046
M.-nr. 12226890

Vejl. pris
3.255 kr. inkl. moms

Miele



TRYGHED I HELE PRODUKTETS LEVETID OG HURTIG OG PROFESSIONEL SERVICE!

Får du behov for reparationsservice, klarer vi det hurtigt med egen serviceafdeling.

Vi har over hele landet mere end 70 lokalt boende serviceteknikere og er derfor altid tæt på kunderne. Ventetiden for at få besøg af en servicetekniker er normalt kun ganske få dage, så du er hurtigt klar til at bruge dit produkt igen.

Dette kan vi gøre i kraft af vores store stab af egne serviceteknikere, som kører i centralt dirigerede servicevogne. Serviceteknikeren medbringer en stor mængde originale Miele-reservedele i sin servicevogn. Dette bevirker, at langt de fleste reparationer klares med det samme uden yderligere servicebesøg.

Rygraden i god service er dygtige serviceteknikere. Alle vores teknikere har en relevant faglig håndværksuddannelse, og denne suppleres løbende med Miele's egen uddannelse i drift, vedligeholdelse og reparation af vores produkter. Du kan derfor også altid få råd og vejledning om produkternes drift og vedligeholdelse.

På reservedele og reparationer yder vi 2 års reklamationsfrist, ligesom vi garanterer levering af reservedele i mange år efter ophør af produktion. **Se mere på www.miele.dk/service**

Emhætter

Opvask

Køle-/fryseskabe

Vask & Tør



Miele

Installationstegninger for produkter findes under downloads på miele.dk

Miele AS

Erhvervesvej 2
2600 Glostrup

Tlf. privatkunder 4327 1310
Tlf. forhandlere 4327 1410
Tlf. forhandlere 4327 1510
E-mail: info@miele.dk
Website: miele.dk



Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
Alle priser er vejledende udsalgspriser
i danske kroner inkl. moms.
Juni 2026

MIELE. IMMER BESSER