

**Miele**



Novedades 2024  
Programa Design  
Versión junio de 2024

Las imágenes de ambiente que se muestran en este catálogo no son vinculantes y no necesariamente corresponderán con la referencia de producto en surtido.





### **Cocción**

Hornos multifunción	5
Placas de inducción	11
Placas de inducción con extractor integrado	19
Campanas extractoras	25

### **Frío, Mastercool y vinotecas**

Frío de integración	35
Frío Side-by-Side	45
Frío de libre instalación	47
Acondicionadores de vino	50

### **Lavavajillas**

Lavavajillas totalmente integrables	57
Lavavajillas de integración parcial	62
Lavavajillas de libre instalación	63

### **Lavadoras**

Lavadoras 125 aniversario	74
Lavadoras con Autodosificación 125 aniversario	75



## Hornos multifunción



# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de los hornos multifunción Miele




### **Eficiencia energética**

Consumo de energía extremadamente reducido: casi todos nuestros nuevos hornos cuentan con la distinción de clase de eficiencia energética A+. Ahorra en gasto energético y protege el medio ambiente.



### **Programas automáticos**

Triunfarás como un profesional: con los programas con regulación electrónica podrás preparar cómodamente multitud de platos diferentes. Tanto si horneas una tarta o cocinas aves: no tendrás que elegir la función, la temperatura ni la duración. El grado de cocción, por ejemplo, para el pescado se puede ajustar de forma individual. Y con la función combinada con microondas los tiempos de cocción se reducen visiblemente.



### **Total conectividad**

Disfruta de nuestra amplia gama con WiFi integrado. Con la aplicación Miele@mobile siempre podrás disfrutar de la comodidad de comprar nuevos productos, recibir asistencia en remoto o bien controlar el estado de tu surtido Miele en todo momento.



### **Fácil limpieza:**

Modelos con acabado PerfectClean. Los alimentos no se quedan incrustados y la limpieza resulta sorprendentemente fácil. Modelos con función Pirólisis. El interior del horno se limpia automáticamente a altas temperaturas.



### **Programaciones de tiempo**

Decide cuándo debe estar listo y relájate: simplemente ajusta la hora de inicio, la hora final o la duración del proceso de cocción. Este finalizará automáticamente una vez transcurrido el tiempo de cocción. El minutero avisador es útil en multitud de situaciones. Y no solo eso: en caso de fallo de red se guarda la hora ajustada hasta 150 horas.



### **Guías telescópicas FlexiClip**

Riega o da la vuelta cómodamente a tus alimentos y a una distancia segura del interior caliente: con las guías telescópicas FlexiClip podrás extraer sin esfuerzo del horno las bandejas de repostería o parrillas sin peligro de quemarte. Nuestro sistema de guías patentado te permite colocar con flexibilidad las guías telescópicas en distintos niveles, totalmente adaptadas a tus necesidades.

# Una nueva forma de cocinar

Una cocina más saludable y con más sabor gracias a la función AirFry de los hornos Miele



## Cocina rico y saludable

Con la función AirFry de los hornos Miele podrás crear platos deliciosos, crujientes y de manera más saludable sin tener que freír con aceite

## Función airfry

Función que añadimos a los hornos multifunción de Miele, equivalente a una freidora de aire pero con mayor capacidad, que junto a las bandejas AirFry, permite conseguir resultados perfectos

## Infinitas posibilidades

Patatas fritas, nuggets de pollo o rollitos de primavera son algunos de los aperitivos que podemos elaborar. Pero también el pan, la pizza o las tartas quedarán increíblemente crujientes

¡ REGALO!

Bandejas  
Airfry



H 2861-1 OBSW  
VITROLINE


\* Consulta condiciones

125  
Years

# Hornos multifunción con AirFry



125 Edition



## H 2861-1 B 125 Edition\*

### Gama Discovery 2

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry**: Acabado crujiente pero bajo en grasa, se frie con el aire caliente en lugar de con aceite.
- Display con texto EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A+ con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@mobile
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y parrilla. Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

**Regalo de bandeja perforada Airfry HBBL 71 en el interior y un voucher para canjear por la bandeja de asar AirFry HGBB 71 \***


**Acero Inox/Antihuellas H 2861-1 B**  
**Nº de material** 12435910  
**Cód. EAN** 4002516743811

## H 2861-1 BP 125 Edition\*


- Autolimpieza pirólítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

**Acero Inox/Antihuellas H 2861-1 BP**  
**Nº de material** 12435990  
**Cód. EAN** 4002516776093

### Instalación en armario alto



### Instalación en armario bajo



# Hornos multifunción con AirFry



125 Edition



## H 2861-1 B 125 Edition\* Gama Discovery 2

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry:** Acabado crujiente pero bajo en grasa, se frie con el aire caliente en lugar de con aceite.
- Display con texto EasyControl Plus: Cómo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A+ con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@mobile
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y parrilla. Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

**Regalo de bandeja perforada Airfry HBBL 71 en el interior y un voucher para canjear por la bandeja de asar AirFry HGBB 71 \***

**Negro Obsidian H 2861-1 B 125 Edition\***  
**Nº de material** 12435890  
**Cód. EAN** 4002516743408


## H 2861- 1 BP 125 Edition\*

- Autolimpieza pirolítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

**Negro Obsidian H 2861-1 BP 125 Edition\***  
**Nº de material** 12435920  
**Cód. EAN** 4002516776543



125 Edition



## H 2861-1 B 125 Edition\* Gama Discovery 2

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry:** Acabado crujiente pero bajo en grasa, se frie con el aire caliente en lugar de con aceite.
- Display con texto EasyControl Plus: Cómo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A+ con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@mobile
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y parrilla. Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

**Regalo de bandeja perforada Airfry HBBL 71 en el interior y un voucher para canjear por la bandeja de asar AirFry HGBB 71 \***

**Gris Grafito H 2861-1 B 125 Edition\***  
**Nº de material** 12435900  
**Cód. EAN** 4002516776345

## H 2861- 1 BP 125 Edition\*

- Autolimpieza pirolítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

**Gris Grafito H 2861-1 BP 125 Edition\***  
**Nº de material** 12435930  
**Cód. EAN** 4002516776086



**Promoción 125 aniversario:  
2 bandejas Airfry de regalo**





## Placas de inducción



# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de las placas de cocción Miele



### Placa y campana conectadas

Gracias a Con@ctivity 3.0, la mayoría de las placas de la Generación 7000 se comunican directamente con la campana.



### Inducción total

Cocina con la máxima flexibilidad gracias a la placa de inducción total, con la que tendrás la libertad de cocinar en cualquier zona de la placa. Además, contiene un indicador de posición integrado para notificar la zona de cocción.



### SmartSelect

Rápido e intuitivo: los niveles de potencia y tiempos se ajustan directamente en cada zona de cocción.



### Selección intuitiva e inteligente

Gracias a la función SmartSelect, el nivel de potencia y el tiempo se seleccionan de forma intuitiva. Cada zona de cocción tiene su propia fila de números retroiluminada, lo que facilita su lectura desde cualquier ángulo.



### **Sólo en Miele** TwinBooster

Para conseguir un inicio de cocción muy rápido: la función TwinBooster exclusiva de Miele concentra toda la potencia de dos zonas de cocción en una. O bien distribuir la potencia de inducción de forma individual y ganar flexibilidad al cocinar.



### PowerFlex

Gran flexibilidad, máxima potencia: los recipientes grandes se calientan de forma muy rápida y sin problemas.

# Placas de inducción



## KM 7360 FL

### Gama Discovery 1

- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **3 zonas de cocción**
- Zona grande de cocción de 28cm
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función bloqueo
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 620 x 53 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 624 x 524//600 x 500

Nº de material 12418220  
Cód. EAN 4002516739777

## KM 7360 FR

- Acabado **con cerco perimetral** estrecho en acero inoxidable
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 626 x 55 x 526
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500

Nº de material 12418210  
Cód. EAN 4002516739869



## KM 7361 FL

### Gama Discovery 1




- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **4 zonas de cocción**
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función bloqueo
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 620 x 53 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 624 x 524//600 x 500

Nº de material 12418240  
Cód. EAN 4002516740513


## KM 7361 FR

- Acabado **con cerco perimetral** estrecho en acero inoxidable
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 626 x 55 x 526
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500

Nº de material 12418230  
Cód. EAN 4002516740162



# Placas de inducción



## KM 7363 FL

### Gama Discovery 1

- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- 4 zonas de cocción
- **1 Zona flexible 210 x 420 mm**
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función bloqueo
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 620 x 53 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 624 x 524//600 x 500

Nº de material  
Cód. EAN

12418250  
4002516740186






## KM 7373 FL

### Gama Discovery 1


- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- 4 zonas de cocción
- **1 Zona flexible 210 x 420 mm**
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función bloqueo
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora-Miele@home y Con@ctivity
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 800 x 53 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 750-780 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 804 x 524//780 x 500

Nº de material  
Cód. EAN

12418260  
4002516740544



# Placas de inducción



## KM 7466 FL

### Gama Reference 1

- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- 4 zonas de cocción
- 1 área PowerFlex
- Selección rápida por fila numérica: ComfortSelect
- Con@ctivity 3.0.: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función bloqueo
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 620 x 51 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560 x 490
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 624 x 524//600 x 500

**Incluye Voucher regalo Plancha-grill gourmet GGRP\***

**Nº de material** 12485580  
**Cód. EAN** 4002516772279


## KM 7466 FR

- Acabado **con cerco perimetral** en acero inoxidable
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 626 x 52 x 526
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560 x 490

**Incluye Voucher regalo Plancha-grill gourmet GGRP\***

**Nº de material** 12485570  
**Cód. EAN** 4002516772187


KM 7466 FL




Plancha Grill gourmet



KM 7466 FL



KM 7466 FR



\* En la compra de una placa de inducción KM 7466 125 Edition hasta el 31.12.2024, Miele te ofrece una plancha-grill Gourmet GGRP valorada en 245 €. Usar cupón en [www.miele.es](http://www.miele.es).

# Placas de inducción



## KM 7576-2 FL\*

### Gama Prestige

- Placa de inducción de 800 mm de ancho para instalación enrasada o sobre encimera
- 6 zonas de cocción que se pueden unir en 3 grandes zonas powerFlex (230x390mm)
- **Exclusivo diseño negro mate.**
- Superficie resistente a los arañazos y de fácil limpieza
- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas en su display SmartSelectWhite
- Mínimos tiempos desde el inicio de ebullición: TwinBooster
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Reconocimiento inteligente y permanente del menaje
- Multitud de funciones suplementarias como Stop&Go y Timer facilitan la cocina diaria.
- Medidas de la placa en mm (An x Fo): 800 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 780 x 500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 780 x 804//524 x 500



**Incluye Voucher regalo ampliación de garantía de 125 semanas adicionales**

Nº de material

12526900

Cód. EAN

4002516787600





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

**Placas de inducción con  
extractor integrado**





# Características exclusivas para conseguir resultados profesionales.

## Ventajas de las placas «TwoInOne»



### Con@ctivity

La campana y la placa se comunican entre sí. La placa de cocción realiza los ajustes en el extractor y regula automáticamente los niveles de potencia. Todas las placas de cocción «TwoInOne» de Miele están equipadas con Con@ctivity.




### Motor Silence

Extrasilencioso: el motor creado por Miele es un 25 % más silencioso a gran potencia que los modelos anteriores.



### Sólo en Miele PowerFlex XL

Mucho espacio: es posible colocar utensilios de cocina grandes de manera óptima, ya que se utiliza toda la profundidad de la placa.



### Sólo en Miele TwinBooster

Flexibilidad única: permite distribuir la potencia de inducción o concentrarla en una sola zona.



### Sólo en Miele ComfortSelect Plus

Compacto y cómodo: puedes controlar claramente todas las zonas de cocción y el extractor usando una fila numérica central.



### Filtro de grasa de acero inoxidable

Cómoda limpieza: los filtros para la grasa de metal de 10 capas de alta calidad son aptos para el lavado en el lavavajillas y muy duraderos.

# Placas de inducción con extractor integrado



## KMDA 7676 FL-U

### Gama Premium



- Placa de inducción con sistema de extracción integrado
- **Diseño totalmente en color negro.**
- 4 zonas de cocción que se pueden unir en 2 grandes zonas powerFlex XL (230x460mm)
- **Motor extra silencioso** en nivel min 47 dB y 70 dB en le max.
- Potencia de extracción hasta 520 m<sup>3</sup>/h en recirculación de aire y 610 m<sup>3</sup>/h en instalación con salida de aire al exterior
- Instalación flexible: Recirculación Plug&Play sin necesidad de conductos (incluye filtro de carbono), aire de recirculación guiado (no incluye conductos) o salida de aire al exterior (no incluye conductos).
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Set necesario para instalación en salida de aire al exterior: DFKS-AR (con caja pasamuros) o set DFKS-R (sin caja pasamuros)
- Incluye filtro de carbono DKF 35-P para instalación en recirculación de aire
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 800 x 238 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 780 x 500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 780 x 804//524 x 500

Nº de material

12509180

Cód. EAN

400251677748



# Placas de inducción **con extractor integrado**





## KMDA 7876 FL-U

### Gama Prestige




- Placa de inducción con sistema de extracción integrado
- **Exclusivo diseño negro mate.**
- Superficie resistente a los arañazos y de fácil limpieza
- 4 zonas de cocción que se pueden unir en 2 grandes zonas powerFlex XL (230x460mm)
- **Motor extra silencioso** en nivel min 47 dB y 70 dB en le max.
- Potencia de extracción hasta 520 m<sup>3</sup>/h en recirculación de aire y 610 m<sup>3</sup>/h en instalación con salida de aire al exterior
- Instalación flexible: Recirculación Plug&Play sin necesidad de conductos (incluye filtro de carbono), aire de recirculación guiado (no incluye conductos) o salida de aire al exterior (no incluye conductos).
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Set necesario para instalación en salida de aire al exterior: DFKS-AR (con caja pasamuros) o set DFKS-R (sin caja pasamuros)
- Incluye filtro de carbono DKF 35-P para instalación en recirculación de aire
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 800 x 238 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 780 x 500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 780 x 804//524 x 500

**Incluye Voucher regalo ampliación de garantía de 125 semanas adicionales**



**Nº de material** 12514930  
**Cód. EAN** 4002516822011



Instalación en recirculación Plug&Play (salida libre)



Instalación en recirculación canalizando la salida de aire a zócalo





**DFKS-UR**

Set de canal plano para instalación en recirculación guiada a zócalo. Para KMDA 7272/7473/7676/7876.



Instalación en salida de aire al exterior



**DFKS-AR**

Set de canal plano modo salida de aire al exterior para KMDA 7272/7473/7676/7876



**DFKS-R**

Set de canal plano para KMDA 7272/7473/7676/7876







## Campanas extractoras

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de las campanas extractoras Miele



### Iluminación LED HighPower

Iluminación ecológica y extremadamente duradera: con tan solo 3 W se ilumina toda el área de cocción con una luz cálida y natural.



### Tiempo de funcionamiento adicional

Aire ambiente depurado de olores: después de finalizar la cocción, el motor seguirá funcionando —según preferencia— durante 5 o 15 minutos y después se desconectará automáticamente.




### Filtro de grasa de acero inoxidable

Las campanas extractoras de Miele tienen un filtro de acero inoxidable de 10 capas. Los revestimientos y los marcos de los filtros son de acero inoxidable de gran calidad. No se aprecia decoloración al lavar el filtro de grasa en el lavavajillas. Así, los filtros de Miele conservan su aspecto de gran calidad durante mucho tiempo.



### Miele CleanCover

Detrás del filtro de grasa se encuentra el CleanCover de Miele: en vez de bordes afilados de metal y de módulos eléctricos, hay sólo una superficie plana y cerrada. Es especialmente fácil de limpiar y le protegerá a tocar cables y partes del motor. En Miele estamos atentos a todos los detalles, para un mayor confort y seguridad.



### Filtro de carbón activo NoSmell


En las campanas extractoras Miele con sistema de recirculación de aire se utiliza también, junto con el filtro de grasa, el filtro de carbón activo NoSmell. Este filtro de Miele es capaz de contener los olores de forma eficiente y durante mucho tiempo.



### Función automática Con@ctivity

La campana extractora puede comunicarse con la placa de cocción. Tu campana de Miele selecciona automáticamente la potencia adecuada.

# Campanas decorativas de pared



## DA 9092 W

### Gama Discovery 1

- Campana extractora decorativa de pared
- Con diseño recto de 880 mm de ancho y profundidad de 260 mm
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 69 dB(A) en el nivel 3
- Potencia en nivel Booster: 605 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 29-P (11292130); Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)
- Chimenea telescópica no suministrada DADC 9000 negro mate (12506090) DADC 9000 gris mate (12506100)

### Negro obsidian

Nº de material

Cód. EAN

### DA 9092 W OBSW

12526090

4002516798439

### Gris grafito

Nº de material

Cód. EAN

### DA 9092 W GRGR

12526080

4002516798422



## DA 9299 W

### Gama Reference 1

- Campana extractora decorativa de pared
- Con diseño recto de 880 mm de ancho y profundidad de 256 mm
- Apta para salida de aire y recirculación
- **Panel frontal plegable:** para una aspiración óptima
- 3 niveles de potencia + 2 niveles Booster
- Iluminación LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 63 dB(A) en el nivel 3
- Potencia en nivel Booster 2: 915 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 29-P (11292130); Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)
- Con@ctivity: la campana reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción.
- Chimenea telescópica no suministrada DADC 9000 negro mate (12506090)

### Blackboard

Nº de material


Cód. EAN

### DA 9299 W BLBO


12526100

4002516798446

## DA 9092 W



## DA 9299 W



# Campanas decorativas de pared



## DAH 1650

### Gama Discovery 1


- Campana extractora decorativa de pared
- **60 cm de ancho** con ComfortControl
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 58 dB(A) en el nivel 3
- Potencia en nivel Booster: 625 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 29-P (11292130); Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)
- Chimenea telescópica no suministrada DADC 1000 blanco mate o negro mate

## DAH 2960


### Gama Discovery 2

- Campana extractora decorativa de pared
- **90 cm de ancho** con ComfortControl
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 52 dB(A) en el nivel 3. Más potente y silenciosa
- Potencia en nivel Booster: 685 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 29-P (11292130); Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)
- Chimenea telescópica no suministrada DADC 1000 negro mate
- **Con@ctivity: la campana reacciona automáticamente** a los ajustes de la placa de cocción.

## DAH 1650



## DAH 2960



**Blanco brillante**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**DAH 1650 BRWS**  
 12553490  
 4002516791942

**Negro Obsidian**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**DAH 2960 OBSW**  
 12553570  
 4002516791966

**Negro Obsidian**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**DAH 1650 OBSW**  
 12553480  
 4002516791959

# Campanas decorativas de pared



## DAH 4970

### Gama Reference



- Campana extractora decorativa de pared
- 90 cm de ancho con SmartControl
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + 2 Booster
- **Iluminación LEDs con ajuste personalizado** de la temperatura del color entre 2.700 y 6.500 kelvin.
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 51 dB(A) en el nivel 3
- Potencia en nivel Booster: 895 m<sup>3</sup>/h. Más potente y silenciosa
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 29-P (11292130); Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)
- Chimenea telescópica no suministrada DADC 1000 negro mate
- Con@ctivity Plus: la campana reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción.
- **Motor ECO** 28Kwh/año. Hasta un 50% de ahorro en consumo energético. Motor DC

## DAH 4980



### Gama Reference

- Campana extractora decorativa de pared
- 90 cm de ancho con SmartControl
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + 2 Booster
- Iluminación LEDs con ajuste personalizado de la temperatura del color entre 2.700 y 6.500 kelvin.
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 51 dB(A) en el nivel 3
- Potencia en nivel Booster: 895 m<sup>3</sup>/h. Más potente y silenciosa
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 29-P (11292130); Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)
- Chimenea telescópica no suministrada DADC 1000 negro mate
- Con@ctivity Plus: la campana reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción.
- **Motor ECO** 28Kwh/año. Hasta un 50% de ahorro en consumo energético. Motor DC

## DAH 4970



## DAH 4980



Incluye Voucher regalo ampliación de garantía de 125 semanas adicionales

**Negro Obsidian**

**DAH 4970 OBSW**

**Nº de material**

12553590

**Cód. EAN**

4002516791973

**Negro Mate**

**DAH 4980 OBSW/MATT**

**Nº de material**

12553640

**Cód. EAN**

4002516792024

# Campanas de techo



## DAC 2940

### Gama Discovery 2

- Campana extractora de techo **de 90 cm** de ancho.
- **Fácil sistema de instalación.** Tan solo necesita 19,6 cm para su instalación en techo.
- Apta para salida de aire y recirculación
- Instalación en recirculación Plug&Play. No se utilizan conductos ni cajas de recirculación adicionales, es importante ventilar el techo con una sección de apertura de al menos 600 cm<sup>2</sup>.
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación led blanco cálido (3.500K) regulable en intensidad para crear el ambiente perfecto en cada ocasión
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 60 dB(A) en el nivel 3
- Potencia en nivel Booster: 655 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 35-P; Filtro regenerable longlife DKF 40-R
- Con@ctivity: la campana reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción
- Incluye mando a distancia
- El panel embellecedor de la campana se puede personalizar. Viene preparado para laminar, barnizar o pintar




## DAC 4240


### Gama Reference

- Campana extractora de techo **de 120 cm** de ancho.
- **Fácil sistema de instalación.** Tan solo necesita 19,6 cm para su instalación en techo.
- Apta para salida de aire y recirculación
- Instalación en recirculación Plug&Play. No se utilizan conductos ni cajas de recirculación adicionales, es importante ventilar el techo con una sección de apertura de al menos 600 cm<sup>2</sup>.
- 3 niveles de potencia + 2 Booster
- Iluminación led regulable entre fría y cálida 2.700 y 6.500 Kelvin o cambiar de color a través de la APP
- Estracción perimetral con motor ECO de alto rendimiento con bajo nivel de ruido
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 58 dB(A) en el nivel 3. Muy silenciosa. incluye Pack Silence
- Potencia en nivel Booster: 750 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 35-P; Filtro regenerable longlife DKF 40-R
- Con@ctivity: la campana reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción
- Incluye mando a distancia
- El panel embellecedor de la campana se puede personalizar. Viene preparado para laminar, barnizar o pintar.

## DAC 2940



## DAC 4240



**Blanco Mate**                      **DAC 2940 WSMA**  
**Nº de material**                      12553450  
**Cód. EAN**                              4002516798651

**Acero Inox.**                      **DAC 2940 EDST/CLST**  
**Nº de material**                      12553410  
**Cód. EAN**                              4002516798972

**Blanco Mate**                      **DAC 4240 WSMA**  
**Nº de material**                      12553420  
**Cód. EAN**                              4002516798965

**Acero Inox**                      **DAC 4240 EDST/CLST**  
**Nº de material**                      12553430  
**Cód. EAN**                              4002516798668

# Campanas de encimera Downdraft



## DAD 4841

### Gama Reference 1

- aprox. **92 cm de ancho**
- Apta para salida de aire y recirculación
- Accesorios para recirculación (no incluidos): Plug&Play DUP150 o DUU 600+ filtros DKF 30-P/-R
- Manejo intuitivo SmartControl con los ajustes posibles destacados en color amarillo
- 5 niveles de potencia (incl. 2 Booster)
- Iluminación mediante LEDs atenuable en 3 niveles
- CleanCover para una limpieza fácil del interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 72-76 dB(A)
- Potencia en nivel Booster: 640-555 m<sup>3</sup>/h\*
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 916 x 300 x 120 mm




## DAD 4941


### Gama Reference 1

- aprox. **94 cm de ancho**
- Apta para salida de aire y recirculación
- Accesorios para recirculación (no incluidos): Plug&Play DUP150 o DUU 600+ filtros DKF 30-P/-R
- Manejo intuitivo SmartControl con los ajustes posibles destacados en color amarillo
- 5 niveles de potencia (incl. 2 Booster)
- Iluminación mediante LEDs atenuable en 3 niveles
- CleanCover para una limpieza fácil del interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 72-76 dB(A)
- Potencia en nivel Booster: 640-555 m<sup>3</sup>/h\*
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 936 x 300 x 120 mm

## DAD 4941



## DAD 4841



Nº de material 12440840  
Cód. EAN 4002516762348

Nº de material 12440850  
Cód. EAN 4002516762355



**Frío, Mastercool y vinotecas**



# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?



## PerfectFresh Active

Una nueva forma de conservar frescos los alimentos. Cada 90 minutos y cada vez que se abre la puerta se pulveriza agua en el cajón PerfectFresh Active. El sistema PerfectFresh Active de Miele proporciona unas condiciones de almacenamiento óptimas.



## Freeze&Cool

Nuevas posibilidades: uso flexible del congelador como frigorífico para disfrutar de una mayor capacidad de almacenamiento.



## **Sólo en Miele** FlexiLight 2.0

Sin deslumbrar: las bases iluminadas se colocan individualmente en el recinto y ofrecen la máxima flexibilidad.



## Bandeja FlexiBoard

Muy flexible: FlexiBoard crea espacio para recipientes altos y conserva el espacio en la parte posterior.



## **Sólo en Miele** Ajuste preciso de la puerta interior


Adaptable: es posible adaptar la posición de los estantes de la puerta interior para alojar botellas grandes o botes de conservas pequeños.



## Click2open

Apertura más fácil: los aparatos sin tiradores se pueden abrir con facilidad accionando la palanca.

# Frigoríficos de **integración**



## K 31242 UiF-1\*

### Gama Reference 1

- Frigorífico de integración para instalación en un **hueco de 82 cm de altura bajo encimera**
- Manejo PicTronic
- Compartimento congelador integrado de 4 estrellas
- Iluminación mediante LEDs
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Capacidad útil: 119 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 600 x 820 – 880 x 550

Nº de material

12364370

Cód. EAN

4002516712398

## K 31222 Ui-1 E

### Gama Reference 1

- Frigorífico de integración para instalación en un **hueco de 82 cm de altura**
- Panel PicTronic
- **Apto para instalación Side-by-side con el modelo de congelador F 31202 Ui-1 D**
- Iluminación mediante LEDs
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica de la puerta
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Capacidad útil total: 136 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 600 x 820 – 880 x 550


Nº de material

12364350

Cód. EAN

4002516712374

K 31222 Ui-1 E, K 31242 UiF-1




# Frigoríficos de **integración**



## K 7448 C

### Gama Reference 1



- Frigorífico de integración apto para Side-by-side para un **hueco de 140 cm** de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- **PerfectFresh Pro**: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- **Pared trasera seca blanca**
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Capacidad útil: 206 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550



## K 7737 D

### Gama Reference 1

- Frigorífico de integración apto para Side-by-side para un **hueco de 178,5 cm** de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Cajón **DailyFresh** con regulación de la humedad
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Capacidad útil: 308 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.778 x 550



Nº de material  
Cód. EAN

12444120  
4002516746591

Nº de material  
Cód. EAN

12444430  
4002516747598

# Frigoríficos de **integración**



**125 Edition**




## **K 7747 C 125 Gala Edition** **Gama Reference 1**

- Frigorífico de integración apto para Side-by-side para un **hueco de 178,5 cm** de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- **PerfectFresh Pro**: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- **Pared posterior seca inox**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Función SuperFrio: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Nivel acústico: 32 dB(A)
- Capacidad útil: 294 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

**Nº de material**  
**Cód. EAN**

12361920  
4002516711674





## **K 7777 C** **Gama Premium**


- Frigorífico de integración para instalación en un hueco de **178,5 cm de altura**
- Panel FreshTouch
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- **PerfectFresh Active**: condiciones de almacenamiento perfectas gracias a la humidificación activa
- **Pared posterior seca inox**
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Función SuperFrio: rápida reducción de la temperatura
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Miele@home y WiFiConnect
- Nivel acústico: 32 dB(A)
- Capacidad útil: 296 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560–570 x 1.772–1.788 x 550

**Nº de material**  
**Cód. EAN**

12444890  
4002516747871



# Frigoríficos de **integración**



## K 7797 C R Active Door

### Gama Prestige

- Frigorífico de integración para instalación en un **hueco de 178,5 cm** de altura
- Ayuda para la apertura de la puerta: **Active Door**
- Panel FreshTouch
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- **PerfectFresh Active**: condiciones de almacenamiento perfectas gracias a la humidificación activa
- **Pared posterior seca inox**
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Función SuperFrio: rápida reducción de la temperatura
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Miele@home y WiFiConn@ct
- Nivel acústico: 32 dB(A)
- Capacidad útil: 296 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560-570 x 1.772-1.788 x 550


Nº de material

12444970

Cód. EAN

4002516748045

# Congeladores de **integración**





## FNS 7710 E Gama Discovery

- Congelador de integración para instalación en un **hueco de 178,5 cm** de altura
- Panel SensorTouch
- Ocho cajones de congelación
- Apto para instalación Side-by-side
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo y alarmas acústicas y óptica de la puerta y de temperatura
- Nivel acústico: 33dB(A)
- Capacidad útil total 213
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560-570 x 1.772-1.788 x 550



## F 31202 Ui-1 D Gama Reference 1

- Congelador de integración para instalación en un **hueco de 82 cm** de altura bajo encimera
- Panel PicTronic
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- Descongelar mucho menos gracias a ComfortFrost
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo, alarma acústica de la puerta y acústica y óptica de la temperatura
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Capacidad útil total: 95 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 600 x 820 - 880 x 550



Nº de material 12443480  
Cód. EAN 4002516746683

Nº de material 12379970  
Cód. EAN 4002516716204

# Congeladores de **integración**




125 Edition





## FNS 7740 D 125 Gala Edition Gama Reference

- Congelador de integración para instalación en un **hueco de 178,5 cm** de altura
- Panel SensorTouch
- Ocho cajones de congelación
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo y alarmas acústicas y óptica de la puerta y de temperatura
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Capacidad útil total 213
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560-570 x 1.772-1.788 x 550



## FNS 7470 D Gama Premium

- Congelador de integración para un **hueco de 140 cm** de altura
- Panel FreshTouch
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo, alarma acústica de la puerta y acústica y óptica de la temperatura
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Capacidad útil total: 156 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 - 570 x 1390 - 1413 x 550



Nº de material  
Cód. EAN

12361980  
4002516711827

Nº de material  
Cód. EAN

11643210  
4002516379430


# Congeladores de **integración**



## FNS 7774 D Gama Premium

- Congelador de integración para instalación en un **hueco de 178,5 cm** de altura
- Cómoda ayuda para la apertura de la puerta gracias a Push2open
- **Icemaker: Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua**
- Ocho cajones de congelación, 6 sobre guías telescópicas para una máxima comodidad
- Panel FreshTouch
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo y alarmas acústicas y óptica de la puerta y de temperatura
- Nivel acústico: 33dB(A)
- Capacidad útil total 213
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560-570 x 1.772-1.788 x 550



**Nº de material** 12443620  
**Cód. EAN** 4002516746706




## FNS 7794 D L Active Door Gama Prestige

- Congelador de integración para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
- **Ayuda para la apertura de la puerta: Active Door**
- **Icemaker: Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua**
- Ocho cajones de congelación, 6 sobre guías telescópicas para una máxima comodidad
- Panel FreshTouch
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo y alarmas acústicas y óptica de la puerta y de temperatura
- Nivel acústico: 33dB(A)
- Capacidad útil total 213
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560-570 x 1.772-1.788 x 550

**Nº de material** 12443650  
**Cód. EAN** 4002516747031



# Combis de **integración**





## KFN 7734 C Gama Discovery 1

- Combi de integración para instalación en **hueco de 178,8 cm** de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- SuperFrio y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Cajón **DailyFresh** con regulación de la humedad
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Capacidad útil total: 253 litros
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550



## KFN 7744 C 125 Gala Edition Gama Reference


- Combi de integración para instalación en un **hueco de 178,5 cm** de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- **PerfectFresh Pro**: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- SuperFrio y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- **Pared posterior seca inox**
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Capacidad útil total: 244 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550



Nº de material 12336150  
Cód. EAN 4002516701323

Nº de material 12361990  
Cód. EAN 4002516711704

# Combis de **integración**





## KFN 7774 C Gama Premium

- Combi de integración para instalación en un **hueco de 178,5 cm** de altura
- Manejo táctil FreshTouch
- FlexiLight 2.0: iluminación personalizada
- **PerfectFresh Active**: condiciones de almacenamiento perfectas gracias a la humidificación activa
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- SoftClose: cierre suave de la puerta
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- **Pared posterior seca inox**
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Capacidad útil total: 245 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550



## KFN 7785 C Gama Prestige


- Combi de integración para instalación en un **hueco de 178,5 cm** de altura
- Manejo táctil FreshTouch
- FlexiLight 2.0: iluminación personalizada
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- **Fabricador de hielo con depósito de agua**
- **Función Freeze&Cool**: posibilidad de utilizar el congelador como frigorífico
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- SoftClose: cierre suave de la puerta
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- **Pared posterior seca inox**
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Capacidad útil total: 255 l
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550



Nº de material 12445190  
Cód. EAN 4002516748205

Nº de material 12445200  
Cód. EAN 4002516748212

# Congeladores **Mastercool**



## F 2813 Vi E

### Gama Prestige

- Congelador de integración
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- **Icemaker: Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua**
- Número de zonas de temperatura: 1
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 762 x 2.134 – 2.164 x 629
- Nivel acústico: 42 dB(A)
- Capacidad útil total: 445 l
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 756 x 2.127 x 610


**Nº de material**

12366230

**Cód. EAN**

4002516712640

# Frigoríficos Side-by-Side



## KS 4383 DD

### Gama Discovery 2

- Frigorífico para instalación side-by-side
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de apertura integrado en la puerta SideOpen
- Iluminación mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Amplio cajón con humedad regulable: DailyFresh
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Alarma acústica y óptica de la puerta
- Nivel acústico: 36 dB(A)
- Capacidad útil total: 399 l
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

#### Blanco

Nº de material

Cód. EAN

**KS 4383 DD ws**

12431030

4002516742166

#### Look Inox.


Nº de material

Cód. EAN

**KS 4383 DD el**

12430970

4002516742135



## KS 4783 DD

### Gama Reference 1

- Frigorífico para instalación side-by-side
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Amplio cajón con humedad regulable: DailyFresh
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Alarma acústica y óptica de la puerta
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Capacidad útil total: 399 l
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

#### Acero inox.

Nº de material

Cód. EAN

**KS 4783 DD edt/cs**

12431110

4002516742234

#### Acero Negro

Nº de material


Cód. EAN

**KS 4783 DD bst**

12431090

4002516742210

# Congeladores **Side-by-Side**



## **FNS 4382 D**

### **Gama Discovery 2**

- Congelador para instalación side-by-side
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de apertura integrado en la puerta SideOpen
- Iluminación mediante LED
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Kit de unión side-by-side incluido
- Nivel acústico: 36 dB(A)
- Capacidad útil total: 277 l
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

**Blanco**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**FNS 4382 D ws**  
 12430410  
 4002516741725

**Look Inox**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**FNS 4382 D el**  
 12430340  
 4002516741596



## **FNS 4782 D**

### **Gama Reference 1**

- Congelador para instalación side-by-side
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LED
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Kit de unión side-by-side incluido
- Nivel acústico: 36 dB(A)
- Capacidad útil total: 277 l
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm


**Acero inox**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**FNS 4782 D edt/cs**  
 12430650  
 4002516741794

**Acero Negro**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**FNS 4782 D bst**  
 12430600  
 4002516741770

# Combis de **libre instalación**




## **KFN 4795 AD**

### **Gama Reference 1**

- Combi independiente con puerta de acero negro
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío: enfría rápidamente grandes cantidades de alimentos.
- Función SuperFrost: rápida congelación de los alimentos frescos
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: DailyFresh
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Nivel acústico: 34 dB(A)
- Capacidad útil total: 371 litros
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm

**Acero Negro**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**KFN 4795 AD bst**  
 12430860  
 4002516742104



## **KFN 4796 CD**

### **Gama Reference 1**

- Combi independiente con puerta de acero inoxidable
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: DailyFresh
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Pared posterior seca blanca
- Nivel acústico: 34 dB(A)
- Capacidad útil total: 485 litros
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 75,0 x 67,5 cm

**Acero Inox./ Antihuellas**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**KFN 4796 CD**  
**edt/cs**  
 11954070  
 4002516517474

# Combis de **libre instalación**



## **KFN 4799 CDE** **Gama Reference 1**

- Combi independiente con puerta de acero inox. CleanSteel
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío: enfría rápidamente grandes cantidades de alimentos.
- Función SuperFrost: rápida congelación de los alimentos frescos
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: DailyFresh
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Fabricador de hielo con depósito de agua
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Capacidad útil total: 371 litros
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm

**Acero inox. Antihuellas** KFN 4799 CDE edt/cs  
**Nº de material** 12430930  
**Cód. EAN** 4002516742128




## **KFN 4799 AD 125 Gala Edition** **Gama Reference 1**

- Combi independiente con puerta de acero inox. Antihuellas
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío: enfría rápidamente grandes cantidades de alimentos.
- Función SuperFrost: rápida congelación de los alimentos frescos
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Almacenamiento profesional para más frescura con PerfectFresh Pro
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca acero inox. anti-huellas**
- Nivel acústico: 34 dB(A)
- Capacidad útil total: 360 litros
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm

**Acero Inox./ Antihuellas** KFN 4799 AD  
**edt/cs**  
**Nº de material** 12361950  
**Cód. EAN** 4002516711742

# Combis de **libre instalación**



## **KFN 4799 AD 125 Gala Edition** **Gama Reference 1**

- Combi independiente con puerta negro mate
- Sistema de apertura fácil integrado en la puerta Click2Open
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío: enfría rápidamente grandes cantidades de alimentos.
- Función SuperFrost: rápida congelación de los alimentos frescos
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Almacenamiento profesional para más fresca con PerfectFresh Pro
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca inox. antihuellas**
- **Nivel acústico: 34 dB(A)**
- **Capacidad útil total: 360 litros**
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm

**Negro obsidian mate**      **KFN 4799 AD**  
**obsv/matt 125 Gala Edition**  
**Nº de material**                      12361960  
**Cód. EAN**                              4002516711698



## **KFN 4898 A-10 D** **Gama Premium**

- Combi independiente con puerta de acero negro
- Sistema de apertura fácil integrado en la puerta Click2Open
- Iluminación del frigorífico mediante FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío: enfría rápidamente grandes cantidades de alimentos.
- Función SuperFrost: rápida congelación de los alimentos frescos
- **Función Freeze&Cool:** posibilidad de utilizar el congelador como frigorífico
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Almacenamiento profesional para más fresca con **PerfectFresh Active**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca inox. antihuellas**
- Nivel acústico: 29 dB(A)
- Capacidad útil total: 362 litros
- **Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm**

**Acero negro**                      **KFN 4898 A-10 D bs**  
**Nº de material**                      12521940  
**Cód. EAN**                              4002516780885

# Acondicionador de vino de **libre instalación**



## **KWT 4999 F\*** **Gama Prestige**

- Acondicionador de vino de libre instalación con puerta de cristal tintado
- Manejo táctil FreshTouch
- Iluminación mediante LEDs
- Sistema de apertura SideOpen integrado en la puerta
- Número de **zonas de temperatura: 3**
- 9 parrillas de madera FlexiFrame
- **Presentador de botellas y set Sumiller incluidos**
- **Pared posterior seca acero negro**
- Conexión con Miele@home
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura. Cerradura incluida
- Espacio para 146 botellas burdeos de 0,75 l
- Regulación óptima de la humedad del aire con ActiveHumidity
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Capacidad útil total: 562 l
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,3 x 69,7 x 76,4 cm

**Negro mate**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**KWT 4999 F obsv**  
12156870  
4002516612421



## **KWNS 4784 DE\*** **Gama Premium**

- Combinación de congelador y acondicionador de vino de libre instalación para instalación side-by-side, en acero inox. Antihuellas
- Manejo táctil FreshTouch
- Iluminación mediante LEDs
- Sistemas de apertura integrados en la puerta: SideOpen (zona vinoteca) y Click2Open (zona congelador)
- Número de **zonas de temperatura: 2**
- 4 parrillas de madera FlexiFrame
- Espacio en zona vinoteca para 44 botellas burdeos de 0,75 l
- **Pared posterior seca acero inox.**
- Conexión con Miele@home
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura.
- **Fabricador de cubitos de hielo con conexión de agua**
- Regulación óptima de la humedad del aire con ActiveHumidity
- Nivel acústico: 36 dB(A)
- Capacidad útil total: 287 l
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185,4 x 59,7 x 67,9 cm

**Acero Inox. antihuellas KWNS 4784 DE edt/cs**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

12156940  
4002516612445

# Acondicionador de vino de **integración**




## KWT 6322 UG-1

### Gama Prestige

- **Acondicionador de vino** para instalación **bajo encimera en un hueco de 82 cm** de altura
- Apto para instalación Side-by-side
- Puerta acristalada y sistema de apertura Push2open
- Miele@home, WiFiConn@ct, accesorio para la conexión XKS 3130 W incluido
- Manejo táctil TouchControl
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Panel de mandos TouchControl
- Número de **zonas de temperatura: 2**
- 3 parrillas de madera FlexiFrame
- Espacio para 34 botellas de vino burdeos de 0,75 l
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Capacidad útil total: 94 l
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 82,2 x 59,7 x 57,7 cm

**Negro Obsidian**  
Nº de material  
Cód. EAN

**KWT 6322 UG-1**  
12497000  
4002516770367



## KWT 6422 iG-1

### Gama Prestige

- **Acondicionador de vino de integración** para instalación en **hueco de 90 cm** de altura
- **Puerta acristalada con acabado Negro Obsidian, Gris Grafito o panelable**, y sistema de apertura Push2Open
- Iluminación mediante LEDs
- Panel de mandos TouchControl
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Número de **zonas de temperatura: 2**
- 2 parrillas de madera FlexiFrame
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Miele@home, WiFiConn@ct, accesorio para la conexión XKS 3130 W incluido.
- Nivel acústico: 32 dB(A)
- Capacidad útil total: 104 l
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 90,9 x 59,5 x 57,2 cm

**Negro Obsidian**  
Nº de material  
Cód. EAN

**KWT 6422 iG-1 obw**  
12364280  
4002516712312

**Gris Grafito**  
Nº de material  
Cód. EAN

**KWT 6422 iG-1 grgr**  
12364300  
4002516712336

**Puerta panelable**  
Nº de material  
Cód. EAN

**KWT6422i-1**  
12364290  
4002516712329

# Acondicionador de vino de **integración**



## **KWT 6722 iGS-1**

### **Gama Prestige**

- Acondicionador de vino de integración
- **Puerta acristalada con acabado Negro Obsidian o panelable**, y sistema de apertura Push2Open
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Panel de mandos TouchControl
- Número de **zonas de temperatura: 2**
- 8 parrillas de madera FlexiFrame
- Espacio para 83 botellas de vino burdeos de 0,75 l
- Rejilla de presentación 3D y set sumiller de regalo
- Función bloqueo, alarma acústica de la puerta y alarma acústica y óptica de temperatura
- Miele@home, WiFiConn@ct, accesorio para la conexión XKS 3130 W incluido
- Nivel acústico: 32 dB(A)
- Capacidad útil total: 271 l
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 177,0 x 55,7 x 57,2 cm

**Negro Obsidian**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**KWT 6722 iGS-1**  
12364310  
4002516712350

**Panelable**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**KWT 6722 iS-1**  
12364320  
4002516712367





# Lavavajillas



# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de los lavavajillas Miele



**Sólo en Miele** **AutoDos**  
Sistema de dosificación automática AutoDos con PowerDisk integrado. Máxima comodidad y eficiencia de limpieza.



**QuickPowerWash**  
Programa corto: resultados perfectos en solo 58 minutos para vajilla con un grado de suciedad normal.



**Etiqueta energética A**  
Máxima eficacia y óptimos resultados de limpieza y secado con el menor consumo energético.



**Sólo en Miele** **Secado AutoOpen**  
Secado óptimo: la puerta se abre automáticamente al finalizar el programa de lavado.



**Dotación de los cestos FlexLine**  
De la flexibilidad a la comodidad: ajuste fácil, colocación flexible y los mejores resultados de limpieza.



**Sólo en Miele** **Miele@home**  
Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.

# Lavavajillas **totalmente integrables**




## G 5450 SCVi Gama Discovery 2

- Lavavajillas totalmente integrables con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 44dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

**Acero Inox**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**G 5450 SCVi ED**  
12664880  
4002516840572

**20 UltraTabs gratis\***



## G 5455 SCVi XXL Gama Discovery 2


- Lavavajillas de integración total con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 44dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

**Acero Inox**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**


**G 5455 SCVi XXL ED**  
12664890  
4002516840589

**20 UltraTabs gratis\***

G 5450 SCVi ED



G 5455 SCVi XXL ED Active Plus



\* Por la compra de un lavavajillas G 7000 entre el 01.04.2024 y el 31.12.2024 a Miele ofrece set de 6 PowerDisk valorado en 59,99 €. Canjea el voucher en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# Lavavajillas **totalmente integrables**



**125 Edition**



## G 7191 SCVi 125 Edition Gama Reference 2

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 43 dB(A)
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosificación automática** del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior: **ComfortPlus**
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de **WiFiConnect**


**Acero Inox**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**

**G 7191 SCVi**  
12470530  
4002516763451

**6 meses de detergente gratis\***  
**Voucher para Care Set**



**125 Edition**



## G 7197 SCVi XXL 125 Edition Gama Reference 1


- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 43 dB(A)
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosificación automática** del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior: **ComfortPlus**
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de **WiFiConnect**

**Acero Inox**  
**Nº de material**  
**Cód. EAN**


**G 7197 SCVi XXL**  
12470530  
4002516763451

**6 meses de detergente gratis\***  
**Voucher para Care Set**

G 7191 SCVi 125 Edition




G 7197 SCVi XXL AD 125 Edition



\* Por la compra de un lavavajillas G 7000 entre el 01.04.2024 y el 31.12.2024 a Miele ofrece set de 6 PowerDisk valorado en 59,99 €. Canjea el voucher en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# Lavavajillas **totalmente integrables**




## G 7380 SCVi Frontfit Gama Reference 1

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- Capacidad: 9 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 43dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 54 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado

Acero Inox  
Nº de material  
Cód. EAN

G 7380 SCVi  
12419020  
4002516735908



## G 7650 SCVi Gama Reference 2

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- 10 programas de lavado
- Muy silencioso: **42 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 54 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosificación automática** del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior: **ExtraComfort**
- Comunicación sencilla con el aparato a través de **WiFiConnect**


Negro obsidiana  
Nº de material  
Cód. EAN

G 7650 SCVi IB  
12419050  
4002516736233


Voucher de UltraTabs gratis

6 meses de detergente gratis\*

G 7380 SCVi EDST FrontFit




G 7650 SCVi AutoDos



\* Por la compra de un lavavajillas G 7000 entre el 01.04.2024 y el 31.12.2024 a Miele ofrece set de 6 PowerDisk valorado en 59,99 €. Canjea el voucher en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# Lavavajillas **totalmente integrables**



## G 7655 SCVi XXL Gama Reference 2

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos MultiFlex
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 12 programas de lavado
- Muy silencioso: **42 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 54 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosificación automática** del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación de cesto superior y cesto inferior **ExtraComfort**
- Comunicación sencilla con el aparato a través de **WiFiConnect**

**Negro obsidiana**      **G 7655 SCVi XXL IB**  
**Nº de material**                      12419060  
**Cód. EAN**                              4002516736240

**6 meses de detergente gratis\***



**125 Gala Edition**



## G 7793 SCVi K20 125 Gala Edition Gama Premium


- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D e iluminación BrilliantLight
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 11 programas de lavado
- Muy silencioso: **41 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 54 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosificación automática** del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación de cesto superior y cesto inferior: **MaxiComfort**
- **Knock2open**: apertura automática de la puerta con dos toques
- Comunicación sencilla con el aparato a través de **WiFiConnect**

**Negro obsidiana**      **G 7793 SCVi K20**  
**Nº de material**                      12470560  
**Cód. EAN**                              4002516763475


**6 meses de detergente gratis\***

**Voucher para ampliación de garantía de 125 semanas**

### G 7655 SCVi XXL AutoDos



### G 7793 SCVi AD 125 Gala Edition



\* Por la compra de un lavavajillas G 7000 entre el 01.04.2024 y el 31.12.2024 a Miele ofrece set de 6 PowerDisk valorado en 59,99 €. Canjea el voucher en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# Lavavajillas **totalmente integrables**



## G 7980 SCVi AutoDos K2O

### Gama Prestige

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D e **iluminación BrilliantLight**
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 11 programas de lavado
- Muy silencioso: **41 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 54 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosificación automática** del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación de **cesto superior** y cesto inferior: **MaxiComfort**
- **Knock2open**: apertura automática de la puerta con dos toques
- Comunicación sencilla con el aparato a través de **WiFiConnect**

**Negro obsidiano**

**G 7980 SCVi XXL**


**Nº de material**

12419080

**Cód. EAN**

4002516736264

**6 meses de detergente gratis\***



## G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O

### Gama Prestige

- **Lavavajillas XXL** totalmente integrable con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D e **iluminación BrilliantLight**
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 11 programas de lavado
- Muy silencioso: **41 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 54 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosificación automática** del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación de cesto superior y cesto inferior: **MaxiComfort**
- **Knock2open**: apertura automática de la puerta con dos toques
- Comunicación sencilla con el aparato a través de **WiFiConnect**

**Negro obsidiano**

**G 7985 SCVi XXL**

**Nº de material**


12419090

**Cód. EAN**


4002516736271

**6 meses de detergente gratis\***

## G 7980 SCVi XXL AutoDos K2O



## G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O



\* Por la compra de un lavavajillas G 7000 entre el 01.04.2024 y el 31.12.2024 a Miele ofrece set de 6 PowerDisk valorado en 59,99 €. Canjea el voucher en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# Lavavajillas de **integración parcial**



## G 5410 SCi Gama Discovery 2

- Lavavajillas de **integración parcial** con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 44dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

**Acero Inox**                      **G 5410 SCi ED CLST**  
**Nº de material**                      12664870  
**Cód. EAN**                              4002516840565

**6 meses de detergente gratis\***  
**20 UltraTabs gratis\***



**125 Edition**




## G 7131 SCi 125 Edition Gama Reference 2

- Lavavajillas de **integración parcial** con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 43 dB(A)
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosificación automática** del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior: ComfortPlus
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de **WiFiConnect**


**Acero Inox**                      **G 7131 SCi**  
**Nº de material**                      12470520  
**Cód. EAN**                              4002516763444

**6 meses de detergente gratis\***  
**Voucher para Care Set**

G 5410 SCi ED CLST



G 7131 SCi AD 125 Edition



\* Por la compra de un lavavajillas G 7000 entre el 01.04.2024 y el 31.12.2024 a Miele ofrece set de 6 PowerDisk valorado en 59,99 €. Canjea el voucher en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# Lavavajillas de **libre instalación**




## G 5410 SC BW Gama Discovery 2

- Lavavajillas de libre instalación con **bandeja portacubiertos** MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: **44 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

**Blanco**  
Nº de material  
Cód. EAN

**G 5410 SC BW**  
12664850  
4002516840541



## G 5410 SC ED CLST Gama Discovery 2

- Lavavajillas de libre instalación con **bandeja portacubiertos** MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: **44 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort


**Acero Inox.**  
Nº de material  
Cód. EAN

**G 5410 SC ED CLST**  
12664860  
4002516840558


**20 UltraTabs gratis\***

**20 UltraTabs gratis\***

G 5410 SC BW Act PI



G 5410 SC ED CLST Front Act PI



\* Promoción válida hasta el 31.12.2024.  
Escoger entre 20 UltraTabs gratis o 180 UltraTabs por 49,99 €.

# Lavavajillas de libre instalación



## G 7130 SC BRWS AutoDos Gama Reference 1

- Lavavajillas de libre instalación con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- **8 programas** de lavado
- Muy silencioso: 43 dB(A)
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosificación automática** del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior: **ComfortPlus**
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de **WiFiConnect**

**Blanco brillante**      **G 7130 SC BRWS**  
**Nº de material**                      12418970  
**Cód. EAN**                              4002516735854

**Acero Inox**                      **G 7130 SC IB ED**  
**Nº de material**                      12418980  
**Cód. EAN**                              4002516735861

**6 meses de detergente gratis\***



## G 7600 SC BRWS AutoDos Gama Reference 2


- Lavavajillas de libre instalación con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- **10 programas** de lavado
- Muy silencioso: 42 dB(A)
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 54 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Sistema AutoDos: **dosificación automática** del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior: **ExtraComfort**
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de **WiFiConnect**

**Blanco brillante**                      **G 7600 SC BRWS**  
**Nº de material**                      12419030  
**Cód. EAN**                              4002516736219


**Acero Inox**                      **G 7600 SC IB ED**  
**Nº de material**                      12419040  
**Cód. EAN**                              4002516736226

**6 meses de detergente gratis\***

G 7130 SC



G 7600 SC



\* Por la compra de un lavavajillas G 7000 entre el 01.04.2024 y el 31.12.2024 a Miele ofrece set de 6 PowerDisk valorado en 59,99 €. Canjea el voucher en [www.miele.es](http://www.miele.es)



# Electrodomésticos respetuosos con el medio ambiente

Desde hace más de 120 años la sostenibilidad y el desarrollo de productos eficientes son una pieza clave de la ética de nuestra Compañía. La cuidadosa selección de materiales garantiza la larga vida útil de los electrodomésticos de Miele y la alta posibilidad de reciclarlos.


## Las claves de un secado eficiente

Todas las secadoras de la nueva generación T1 incorporan la tecnología de bomba de calor de alta eficiencia energética y alcanzan como mínimo una clase de eficiencia energética A++. EcoSpeed agiliza el proceso en la secadora y con la mejor clase de eficiencia energética A+++.

La razón es una nueva unidad de bomba de calor que también representa un gran paso adelante en cuanto a la conservación de recursos: se utiliza un innovador proceso de fabricación con plásticos reciclados que ahorra hasta un 30% de material durante la producción. Además, la mayoría de las secadoras funcionan con el refrigerante natural R290, que está completamente libre de HFC y por tanto, minimiza el potencial de calentamiento global.

## Un lavado aún más sostenible

La mayoría de las lavadoras Miele ya alcanzan la mejor clase de eficiencia energética A, según la nueva etiqueta energética, por lo que son especialmente ecológicas. Pero nuestros electrodomésticos no solo son económicos en la etiqueta: todas las lavadoras Miele cuentan con un control de carga automático e inteligente que analiza la carga actual y no utiliza más agua y electricidad de la necesaria. La función EcoFeedback te proporciona información precisa sobre el consumo de electricidad y agua de la máquina.







## Lavadoras





Consigue resultados perfectos siempre: gracias al innovador sistema de autosificación TwinDos® los detergentes integrados UltraPhase 1 y 2 se dosifican de manera totalmente automática y ahorras hasta un 30 % de detergente.

UltraPhase 1 garantiza resultados perfectos en prendas blancas y de colores brillantes. Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se añade en el momento exacto del programa para eliminar del todo las manchas resistentes.

# TwinDos®<sup>1)</sup> —

## La innovación para los mejores resultados.



El Instituto Hohenstein investigó las características del sistema de dosificación automática en 2 fases en relación con los detergentes de Miele UltraPhase 1 y UltraPhase 2. Se demostró la excelente eficiencia de lavado en lo que respecta a eliminación de manchas, cuidado de la ropa blanca, prevención del agrisamiento y dosificación precisa.



El sistema de 2 fases de Miele consigue mejores resultados que los detergentes líquidos convencionales que no contienen blanqueadores, ya que estos destruirían el resto de componentes.

Miele UltraPhase 1 y 2 se almacenan y dosifican por separado, por eso el sistema TwinDos® contiene blanqueadores. Los principios activos de UltraPhase 1 eliminan la suciedad y las manchas de, por ejemplo, aceite, grasa, proteínas o almidones.



Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se introduce en el proceso de lavado en el momento óptimo y elimina incluso las manchas más resistentes como, por ejemplo, café, té, zumo de frutas o vino tinto. Entra en [www.miele.es](http://www.miele.es) y conoce el trabajo del laboratorio químico de Miele y el poder de limpieza de UltraPhase 1 y 2 (productos — Productos de limpieza Miele).



Sin colorantes ni perfumes: nuevos UltraPhase 1 y 2 Sensitive para proteger la piel sensible. Protege tu piel como merece y evita las alergias. ¿La ropa? Limpia y cuidada a la perfección, por supuesto.

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de las lavadoras Miele



**Sólo en Miele** **TwinDos<sup>®1)</sup>**  
El mejor sistema de dosificación de detergente líquido. TwinDos<sup>®</sup> dosifica la cantidad necesaria de UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso del ciclo de lavado. Además, gracias a TwinDos<sup>®</sup>, se reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosificación manual<sup>2)</sup>.



**Higiene contra virus probada**  
Higiene total: gracias a TwinDos<sup>®</sup> y PowerWash, se eliminan más del 99,9 %<sup>3)</sup> de los virus como el Covid de forma fiable.



**Sólo en Miele** **PowerWash**  
Lavado rápido y eficiente para coladas grandes y pequeñas.



**Sólo en Miele** **Testado para 20 años de vida útil<sup>4)</sup>**  
Los motores de automóviles se testan para 3.000 horas de funcionamiento, nosotros los testamos para alcanzar hasta 10.000 horas.<sup>4)</sup>



**Sólo en Miele** **CapDosing<sup>5)</sup>**  
Cómodas cápsulas monodosis para dosificar detergentes especiales, suavizantes y aditivos.



**SteamCare<sup>6)</sup>**  
Máxima versatilidad: con SteamCare podrás airear y alisar tu prenda favorita con facilidad.

<sup>1)</sup> Patente: EP 2 784 205

<sup>2)</sup> De acuerdo con la comprobación del Öko-Institut e. V. del 06/09/2013: "Potencial de ahorro gracias a la dosificación automática TwinDos en lavadoras"

<sup>3)</sup> Testado por Univ. Albstadt-Sigmaringen y certificado con la etiqueta de oro del Inst. Higiene Integral y Virología – InFluenc\_H. Válido para todos los modelos con TwinDos<sup>®</sup> y PowerWash en el programa Algodón antiséptico 60 °C con el extra AllergoWash. Enlace a métodos: <https://www.miele.com/wa-c>

<sup>4)</sup> Durante la fase de desarrollo de la serie de lavasecadoras W1, Miele ha testado varios modelos y componentes principales durante 5.000 lavados (= 5 lavados a la semana durante 50 semanas p.a.) en varios programas.


Más información: [miele.com/20años](https://www.miele.com/20años)

<sup>5)</sup> Patente: EP 2 365 120

<sup>6)</sup> Patente: EP 2 006 432

# Conectividad con Miele@home\*

Principales características de la Miele App\*\*



## Panel de control

Monitoriza de un vistazo el estatus de tus electrodomésticos Miele gracias al panel de control.

## MobileControl

MobileControl te permite manejar los aparatos a través de la App, independientemente de dónde estés.

## RemoteUpdate


Las actualizaciones de software disponibles se descargarán e instalarán en el aparato correspondiente de forma sencilla, sin que sea necesaria la visita de un técnico.

## ShopConnect

Haz tu pedido de productos de limpieza y consumibles directamente a través de la App.

## Modo Demo

El modo Demo de la Miele App te permite conocer todas sus ventajas, incluso sin tener aún conectado ningún aparato.



Visita nuestra página web para conocer más ventajas de la Miele App:  
[miele.es/app](http://miele.es/app)



¡Descarga la App ahora!



\* Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país. Para saber más sobre los requisitos del sistema para la conexión de electrodomésticos Miele, consulte [miele.com/systemrequirements](http://miele.com/systemrequirements).

\*\* Disponible para dispositivos móviles. En la App Store encontrarás toda la información sobre los requisitos mínimos.

\*\*\* El control por voz utiliza el servicio de Google LLC y Amazon Alexa y depende de su disponibilidad. La funcionalidad puede variar según el país. Google, Google Home y Google Nest Mini son marcas de Google LLC. Para Google Nest Mini son necesarias WiFi, una conexión a internet, una clavija próxima, una cuenta de Google y un dispositivo móvil compatible. Para más información sobre los requisitos mínimos del sistema, ir a [g.co/home/req](http://g.co/home/req).

# Lavadoras - 125 aniversario



125 Edition



## WCB 380 125 Edition Gama Discovery 1

- Diseño ChromeEdition: puerta blanca con anillo interior negro
- Capacidad **8 kg** de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 11 programas de lavado + 6 opciones extra
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- QuickPowerWash: **Limpieza** rápida y eficaz **en 49 minutos**
- Conectividad: WiFi con la app Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo):  
850 x 596 x 636 mm



125 Edition



## WWB 380 125 Edition Gama Discovery 1

- Diseño White Edition: puerta negra con anillo exterior blanco
- Capacidad **8 kg** de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 11 programas de lavado + 6 opciones extra
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- QuickPowerWash: **Limpieza** rápida y eficaz **en 49 minutos**
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Conectividad Wifi con la app Miele@home
- Medidas (Al x An x Fo):  
850 x 596 x 636 mm



125 Edition



## WCB 680 125 Edition Gama Discovery 1

- Diseño Chrome Edition: puerta blanca con anillo interior negro
- Capacidad **8 kg** de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 11 programas de lavado + 3 opciones extra
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- **Dosificación automática** de detergente TwinDos
- Conectividad: WiFi con la app Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo):  
850 x 596 x 636 mm

**Cupón 6 meses de detergente gratis**

Nº de material  
Cód. EAN

12486410  
4002516776062

Nº de material  
Cód. EAN

12486430  
4002516776451

Nº de material  
Cód. EAN

12486420  
4002516776628

# Lavadoras con **Autodosificación** - 125 Aniversario



125 Edition



## WWB 680 WCS 125 Edition Gama Discovery 1

- Diseño White Edition: puerta negra con anillo exterior blanco
- Capacidad **8 kg** de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 2 opciones extra
- **Dosificación automática** de detergente TwinDos
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- Conectividad: WiFi con la app Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo)  
850 x 596 x 643 mm

**Cupón 6 meses de detergente gratis**



125 Gala Edition



## WWI 880 125 Gala Edition Gama Reference 2

- Diseño White Edition: puerta negra con anillo exterior cromado
- Capacidad **9 kg** de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- 23 programas de lavado + 9 opciones extra
- **Dosificación automática** de detergente TwinDos
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- QuickPowerWash: **limpieza** rápida y eficaz **en 49 minutos**
- Conectividad con tu móvil con la app Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- **SingleWash**: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo):  
850 x 596 x 643 mm

**Cupón 6 meses de detergente gratis**

**Extensión de garantía de 125 semanas**



125 Gala Edition



## WCI 880 125 Gala Edition Gama Reference 2

- Diseño Chrome Edition: puerta Graphite Grey con anillo interior negro
- Capacidad **9 kg** de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- 23 programas de lavado + 9 opciones extra
- **Dosificación automática** de detergente TwinDos
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- QuickPowerWash: **limpieza** rápida y eficaz **en 49 minutos**
- Conectividad: WiFi con la app Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- **SingleWash**: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo):  
850 x 596 x 636 mm

**Cupón 6 meses de detergente gratis**

**Extensión de garantía de 125 semanas**

Nº de material 12486440  
Cód. EAN 4002516776468

Nº de material 12537140  
Cód. EAN 4002516791515

Nº de material 12537130  
Cód. EAN 4002516790709



PÁGINA	DESIGNACIÓN DE MODELO	COLOR/DISEÑO	CÓDIGO EAN	N.º DE MATERIAL	P.V.P. TARIFA	P.V.P. RECOMENDADO	MODELO ANTERIOR Y PÁGINA ANTERIOR
<b>HORNOS MULTIFUNCIÓN</b>							
8	H 2861-1 B 125 Edition	Acero Inox. CleanSteel	4002516743811	12435910	1.114,88 €	1.349 €	H 2861 B EDST/CLST - Pág 44
8	H 2861-1 BP 125 Edition	Acero Inox. CleanSteel	4002516776093	12435990	1.280,17 €	1.549 €	H 2861 BP EDST/CLST - Pág 44
9	H 2861-1 B 125 Edition	Negro obsidian	4002516743408	12435890	1.114,88 €	1.349 €	H 2861 B - Pág 52
9	H 2861-1 BP 125 Edition	Negro obsidian	4002516776543	12435920	1.280,17 €	1.549 €	H 2861 BP - Pág 52
9	H 2861-1 B 125 Edition	Gris grafito	4002516776345	12435900	1.114,88 €	1.349 €	H 2861 B - Pág 52
9	H 2861-1 BP 125 Edition	Gris grafito	4002516776086	12435930	1.280,17 €	1.549 €	H 2861 BP - Pág 52
<b>MICROONDAS</b>							
	M 2230 SC OBSW	Negro obsidian	4002516126201	11139460	660,33 €	799 €	Pág 132
	M 2234 SC OBSW	Negro obsidian	4002516126713	11139470	742,98 €	899 €	Pág 132
	M 2240 SC OBSW	Negro obsidian	4002516126706	11139490	742,98 €	899 €	Pág 133
	M 7240 TC EDST/CLST	Acero Inox	4002516126829	11139520	1.032,23 €	1.249 €	Pág 133
	M 7244 TC GRGR	Gris grafito	4002516126843	11139560	1.238,84 €	1.499 €	Pág 134
	M 7244 TC OBSW	Negro obsidian	4002516126836	11139540	1.238,84 €	1.499 €	Pág 134
<b>PLACAS DE INDUCCIÓN</b>							
13	KM 7360 FL	Enrasada o sobre encimera	4002516739777	12418220	701,65 €	849 €	
13	KM 7360 FR	Cerquillo acero inox.	4002516739869	12418210	701,65 €	849 €	KM 7200 FR - Pág 169
13	KM 7361 FL	Enrasada o sobre encimera	4002516740513	12418240	742,98 €	899 €	
13	KM 7361 FR	Cerquillo acero inox.	4002516740162	12418230	742,98 €	899 €	KM 7201 FR - Pág 169
14	KM 7363 FL	Enrasada o sobre encimera	4002516740186	12418250	1.073,55 €	1.299 €	KM 7262 FR - Pág 170
14	KM 7373 FL	Enrasada o sobre encimera	4002516740544	12418260	1.156,20 €	1.399 €	KM 7210 FR - Pág 171
15	KM 7466 FL	Enrasada o sobre encimera	4002516772279	12485580	1.156,20 €	1.399 €	KM 7464 FL - Pág 171
15	KM 7466 FR	Cerquillo acero inox.	4002516772187	12485570	1.156,20 €	1.399 €	KM 7464 FR - Pág 170
16	KM 7576-2 FL	Negro mate	4002516787600	12526900	2.065,29 €	2.499 €	
<b>PLACAS DE INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO</b>							
21	KMDA 7676 FL-U	Enrasada o sobre encimera	4002516777748	12509180	2.809,09 €	3.399 €	KMDA7476 FL - Pág 199
22	KMDA 7876 FL-U	Negro mate	4002516822011	12514930	3.139,67 €	3.799 €	
<b>CAMPANAS</b>							
<b>CAMPANAS DE TECHO, PARED Y DOWNDRAFT</b>							
27	DA 9092 W OBSW	Negro obsidian	4002516798439	12526090	908,26 €	1.099 €	DA 9091 OBSW - Pág 272
27	DA 9092 W GRGR	Gris grafito	4002516798422	12526080	908,26 €	1.099 €	DA 9091 GRGR - Pág 272
27	DA 9299 W BLBO	BlackBoard	4002516798446	12526100	1.404,13 €	1.699 €	DA 9298 W BLBO - Pág 272
28	DAH 1650 W SMA	Blanco brillante	4002516791942	12553490	825,62 €	999 €	
28	DAH 1650 OBSW	Negro obsidian	4002516791959	12553480	825,62 €	999 €	
28	DAH 2960 OBSW	Negro obsidian	4002516791966	12553570	1.073,55 €	1.299 €	DA 6498 W Pure Black - Pág 274
29	DAH 4970 OBSW	Negro obsidian	4002516791973	12553590	1.404,13 €	1.699 €	DA 7198 W Triple Black - Pág 274
29	DAH 4980 OBSW/MATT	Negro mate	4002516792024	12553640	1.652,07 €	1.999 €	DA 6798 W Negro Obsidian "Shape" - Pág 275
30	DAC 2940 W SMA	Blanco mate	4002516798651	12553450	1.486,78 €	1.799 €	DA 2808 Blanco Brillante - Pág 265
30	DAC 2940 EDST	Acero Inox	4002516798972	12553410	1.486,78 €	1.799 €	DA 2808 Acero Inox. - Pág 265
30	DAC 4240 W SMA	Blanco mate	4002516798965	12553420	1.982,64 €	2.399 €	
30	DAC 4240 EDST/CLST	Acero Inox	4002516798668	12553430	1.982,64 €	2.399 €	
31	DAD 4841	Downdraft	4002516762348	12440840	1.982,64 €	2.399 €	
31	DAD 4941	Downdraft	4002516762355	12440850	1.982,64 €	2.399 €	

PÁGINA	DESIGNACIÓN DE MODELO	COLOR/DISEÑO	CÓDIGO EAN	N.º DE MATERIAL	P.V.P. TARIFA	P.V.P. RECOMENDADO	MODELO ANTERIOR Y PÁGINA ANTERIOR
<b>FRÍO DE INTEGRACIÓN</b>							
<b>FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN</b>							
35	K 31242 UIF-1		4002516712398	12364370	1.156,20 €	1.399 €	K 5124 Uif EU1
35	K 31222 Ui-1 E		4002516712374	12364350	1.114,88 €	1.349 €	K31222Ui EU1 - Pág 323
36	K 7448 C		4002516746591	12444120	1.528,10 €	1.849 €	K 7444 D - Pág 324
36	K 7737 D		4002516747598	12444430	1.362,81 €	1.649 €	K 7733 E - Pág 324
37	K 7747 C 125 Gala Edition		4002516711674	12361920	1.734,71 €	2.099 €	K 7743 E - Pág 325
37	K 7777 C		4002516747871	12444890	2.189,26 €	2.649 €	
38	K 7797 C R ActiveDoor		4002516748045	12444970	2.726,45 €	3.299 €	K 7793 C - Pág 325
<b>CONGELADORES DE INTEGRACIÓN</b>							
39	FNS 7710 E		4002516746683	12443480	1.652,07 €	1.999 €	
39	F 31202 Ui-1 D		4002516716204	12379970	1.114,88 €	1.349 €	F31202Ui - Pág 326
40	FNS 7740 D 125 Gala Edition		4002516711827	12361980	2.023,97 €	2.449 €	FNS 7770 E - Pág 326
40	FNS 7470 D		4002516379430	11643210	1.817,36 €	2.199 €	FNS 35402
41	FNS 7774 D		4002516746706	12443820	2.271,90 €	2.749 €	
41	FNS 7794 D L ActiveDoor		4002516747031	12443650	2.726,45 €	3.299 €	FNS 7794 E - Pág 327
<b>COMBIS DE INTEGRACIÓN</b>							
42	KFN 7734 C		4002516701323	12336150	1.610,74 €	1.949 €	KFN 7734 F EU1 - Pág 328
42	KFN 7744 C 125 Gala Edition		4002516711704	12361990	1.982,64 €	2.399 €	KFN 7744 E - Pág 329
43	KFN 7774 C		4002516748205	12445190	2.313,22 €	2.799 €	KFN 7774 D - Pág 330
43	KFN 7785		4002516748212	12445200	2.767,77 €	3.349 €	KFN 7785 D
<b>CONGELADOR MASTERCOOL</b>							
44	F 2813 Vi E		4002516712640	12366230	7.354,55 €	8.899 €	F 2812 Vi F - Pág 372
<b>FRÍO DE INSTALACIÓN SIDE -BY-SIDE Y LIBRE INSTALACIÓN</b>							
<b>FRIGORÍFICOS DE INSTALACIÓN SIDE-BY-SIDE</b>							
45	KS 4383 DD ws	Blanco	4002516742166	12431030	908,26 €	1.099 €	KS 4383 ED ws - Pág 357
45	KS 4383 DD el	Aspecto Inox	4002516742135	12430970	990,91 €	1.199 €	KS 4383 ED el - Pág 357
45	KS 4783 DD edt/cs	Aceros Inox	4002516742234	12431110	1.156,20 €	1.399 €	KS 4783 ED edt/cs - Pág 357
45	KS 4783 DD bst	BlackSteel	4002516742210	12431090	1.238,84 €	1.499 €	KS 4783 ED bst - Pág 357
<b>CONGELADORES DE INSTALACIÓN SIDE-BY-SIDE</b>							
46	FNS 4382 D ws	Blanco	4002516741725	12430410	990,91 €	1.199 €	FNS 4382 E ws - Pág 359
46	FNS 4382 D el	Aspecto Inox	4002516741596	12430340	1.073,55 €	1.299 €	FNS 4382 E el - Pág 359
46	FNS 4782 D edt/cs	Aceros Inox	4002516741794	12430650	1.238,84 €	1.499 €	FNS 4782 E edt/cs Pág 359
46	FNS 4782 D bst	BlackSteel	4002516741770	12430600	1.321,49 €	1.599 €	FNS 4782 E bst - Pág 359
<b>COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN</b>							
47	KFN 4795 AD bst	BlackSteel	4002516742104	12430860	1.817,36 €	2.199 €	KFN 4795 BD bst
47	KFN 4796 CD edt/cs	Aceros Inox	4002516517474	11954070	1.652,07 €	1.999 €	KFN 16947 D ed/cs - Pág 355
48	KFN 4799 CDE edt/cs	Aceros Inox	4002516742128	12430930	1.652,07 €	1.999 €	KFN 4799 DDE edt/cs icemaker - Pág 355
48	KFN 4799 AD edt/cs 125 Gala Edition	Aceros Inox	4002516711742	12361950	1.900,00 €	2.299 €	KFN 4797 AD edt/cs - Pág 356
49	KFN 4799 AD obsw/matt 125 Gala Edition	Negro mate	4002516711698	12361960	2.065,29 €	2.499 €	
49	KFN 4898 A-10 D bs	BlackSteel	4002516780885	12521940	2.643,80 €	3.199 €	
<b>ACONDICIONADORES DE VINO</b>							
50	KWT 4999 F	Negro	4002516612421	12156870	4.957,85 €	5.999 €	KWT 6834 SGS - Pág 390

PÁGINA	DESIGNACIÓN DE MODELO	COLOR/DISEÑO	CÓDIGO EAN	N.º DE MATERIAL	P.V.P. TARIFA	P.V.P. RECOMENDADO	MODELO ANTERIOR Y PÁGINA ANTERIOR
50	KWNS 4784 DE	Acero Inox	4002516612445	12156940	3.552,89 €	4.299 €	KWNS 28462 E ed/cs
51	KWT 6322 UG-1	Negro obsidian	4002516770367	12497000	2.767,77 €	3.349 €	KWT 6322 UG - Pág 391
51	KWT 6422 iG-1	Negro obsidian	4002516712312	12364280	2.643,80 €	3.199 €	KWT 6422 iG obw - Pág 392
51	KWT 6422 iG-1	Gris grafito	4002516712336	12364300	2.643,80 €	3.199 €	KWT 6422 iG grey - Pág 392
51	KWT 6422i-1	Panelable	4002516712329	12364290	2.478,51 €	2.999 €	
52	KWT 6722 iGS-1 obsw	Negro obsidian	4002516712350	12364310	3.718 €	4.499 €	
52	KWT 6722 iS-1	Panelable	4002516712367	12364320	3.636 €	4.399 €	
<b>LAVAVAJILLAS</b>							
<b>LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN TOTAL</b>							
57	G 5450 SCVi ED	Acero Inox	4002516840572	12664880	1.073,55 €	1.299 €	G5350 SCVi ED Active Plus - Pág 423
57	G 5455 SCVi XXL ED	Acero Inox	4002516840589	12664890	1.197,52 €	1.449 €	G5355 SCVi XXL ED Active Plus - Pág 424
58	G 7191 SCVi 125 Edition	Acero Inox	4002516763451	12470530	1.404,13 €	1.699 €	G7160 SCVi - Pág 425
58	G 7197 SCVi XXL AD 125 Edition	Acero Inox	4002516763468	12470540	1.486,78 €	1.799 €	G7165 SCVi XXL - Pág 425
59	G 7380 SCVi EDST FrontFit	Acero Inox	4002516735908	12419020	1.486,78 €	1.799 €	G 7280 SCVi Frontfit - Pág 426
59	G 7650 SCVi AutoDos	Negro obsidian	4002516736233	12419050	1.734,71 €	2.099 €	G7460 SCVi - Pág 427
60	G 7655 SCVi XXL AutoDos	Negro obsidian	4002516736240	12419060	1.817,36 €	2.199 €	
60	G 7793 SCVi K20 125 Gala Edition	Negro obsidian	4002516763475	12470560	2.189,26 €	2.649 €	G7690 SCVi - Pág 427
61	G 7980 SCVi AutoDos K20	Negro obsidian	4002516736264	12419080	2.519,83 €	3.049 €	G7970 SCVi - Pág 428
61	G 7985 SCVi XXL AutoDos K20	Negro obsidian	4002516736271	12419090	2.602,48 €	3.149 €	G7975 SCVi XXL - Pág 428
<b>LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN PARCIAL</b>							
62	G 5410 SCi ED CLST	Acero Inox	4002516840565	12664870	1.114,88 €	1.349 €	G5310 SCi ED Active Plus - Pág 419
62	G 7131 SCi AD 125 Edition	Acero Inox	4002516763444	12470520	1.321,49 €	1.599 €	G7110 SCi - Pág 420
<b>LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN</b>							
63	G 5410 SC BRWS	Blanco brillante	4002516840541	12664850	908,26 €	1.099 €	G5310 SC BW - Pág 415
63	G 5410 SC ED/CLST	Acero Inox	4002516840558	12664860	990,91 €	1.199 €	FrontActive Plus - Pág 415
64	G 7130 SC BRWS	Blanco brillante	4002516735854	12418970	1.073,55 €	1.299 €	G7110 SC - Pág 417
64	G 7130 SC ED/CLST	Acero Inox	4002516735861	12418980	1.156,20 €	1.399 €	
64	G 7600 SC BRWS	Blanco brillante	4002516736219	12419030	1.362,81 €	1.649 €	G7410 SC - Pág 417
64	G 7600 SC ED/CLST	Acero Inox	4002516736226	12419040	1.445,45 €	1.749 €	G7410 SC - Pág 417
<b>LAVADORAS</b>							
74	WCB 380 125 Edition	ChromeEdition	4002516776062	12486410	1.114,88 €	1.349 €	WCD 320 - Pág 453
74	WWB 380 125 Edition	WhiteEdition	4002516776451	12486430	1.114,88 €	1.349 €	WWD 320 - Pág 453
74	WCB 680 125 Edition	ChromeEdition	4002516776628	12486420	1.114,88 €	1.349 €	WCD 660 - Pág 453
75	WWB 680 125 Edition	WhiteEdition	4002516776468	12486440	1.114,88 €	1.349 €	WWD 660 - Pág 454
75	WWI 880 125 Gala Edition	ChromeEdition	4002516791515	12537140	1.445,45 €	1.749 €	WWI 860 - Pág 455
75	WCI 880 125 Gala Edition	ChromeEdition	4002516790709	12537130	1.445,45 €	1.749 €	WCI 860 - Pág 455

**Miele S.A.U.**

Avda. de Bruselas 31  
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas  
Telf. 91 623 20 00

**Atención al cliente**

[info@miele.es](mailto:info@miele.es)

**Servicio Post-venta**

[miele.es/service](https://miele.es/service)

**Miele online**

[miele.es](https://miele.es)

**Miele Experience Center La Moraleja**

Avenida de Bruselas, 31  
28108 Arroyo de la Vega  
Alcobendas (Madrid)  
Telf. 91 111 55 66

**Miele Experience Center Madrid**

Claudio Coello, 17  
28001 Madrid  
Telf. 91 111 55 67

**Miele Experience Center Las Rozas**

Londres, 28A  
28232 Las Rozas  
Telf. 91 111 55 68

**Miele Experience Center Barcelona**

Avda. Diagonal, 413  
08006 Barcelona  
Telf. 93 292 04 50

**Miele Experience Center Bilbao**

Plaza de Euskadi, 3  
48009 Bilbao  
Telf. 94 678 11 08

**Miele Experience Center Valencia**

Hernán Cortés 24  
46004 Valencia  
Telf. 96 110 65 35

**Síguenos en nuestros canales  
de Miele España:**



Tu distribuidor oficial Miele: