

Miele

Una vez Miele, siempre Miele.
La cocina que perdura generaciones.



CAMPAÑA PROMOCIONAL. MIELE CLASSIC PARTNER
Precio recomendado del 01.01.2025 al 31.03.2025 (ambos inclusive).
Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas.

Las imágenes de ambiente que se muestran en este catálogo no son vinculantes y no necesariamente
corresponderán con la referencia de producto en surtido.



Cocción	6
Frío	35
Lavavajillas	46
Lavado-secado	54
Aspiración	72
Accesorios y consumibles	82





¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de los hornos multifunción Miele*




Eficiencia energética

Consumo de energía extremadamente reducido: casi todos nuestros nuevos hornos cuentan con la distinción de clase de eficiencia energética A+. Ahorra en gasto energético y protege el medio ambiente.



Programas automáticos

Triunfarás como un profesional: con los programas con regulación electrónica podrás preparar cómodamente multitud de platos diferentes. Tanto si horneas una tarta o cocinas aves: no tendrás que elegir la función, la temperatura ni la duración. El grado de cocción, por ejemplo, para el pescado se puede ajustar de forma individual. Y con la función combinada con microondas los tiempos de cocción se reducen visiblemente.



Total conectividad

Disfruta de nuestra amplia gama con WiFi integrado. Con la aplicación Miele@mobile siempre podrás disfrutar de la comodidad de comprar nuevos productos, recibir asistencia en remoto o bien controlar el estado de tu surtido Miele en todo momento.



Función Clima

De esta forma conseguirás los mejores resultados sin esfuerzo: puedes añadir humedad a diversas funciones. Así conseguirás que la carne esté tierna y jugosa por dentro mientras tiene una costra deliciosa por fuera, y los panecillos estarán esponjosos por dentro y dorados por fuera. Para más comodidad, puedes programar puntualmente las entradas de vapor. La función Clima se utiliza también en diversos programas automáticos.



Sonda térmica


Cocinar según la temperatura interior aporta los mejores resultados. Pescado y carne cocinados con precisión y sin supervisión: la indicación de tiempo restante te avisa cuando están listos.




Guías telescópicas FlexiClip

Riega o da la vuelta cómodamente a tus alimentos y a una distancia segura del interior caliente: con las guías telescópicas FlexiClip podrás extraer sin esfuerzo del horno las bandejas de repostería o parrillas sin peligro de quemarte. Nuestro sistema de guías patentado te permite colocar con flexibilidad las guías telescópicas en distintos niveles, totalmente adaptadas a tus necesidades.

Hornos multifunción con aporte de vapor y sonda térmica



-200 €



-200 €

H 7364 BP

Gama Reference 2

- Volumen interior: 76 litros
- Puerta CleanGlass de 4 cristales
- 16 Funciones y programas automáticos
- **Función Clima:** añade un plus de humedad
- Gran Display DirectSensor
- **Autolimpieza pirolítica**
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- **Sonda térmica** con cable. Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Accesorios: bandeja universal y de repositería con PerfectClean, guías telescópicas FlexiClip y parrilla PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569

Recetario gratis con más de 120 recetas

N.º Material: 11129570
Cód. EAN: 4002516180081

Precio tarifa (impuestos incl.): 2.899 €

Precio recomendado: 2.699 €

H 7365 BP

Gama Reference 2

- Volumen interior: 76 litros
- Puerta CleanGlass de 4 cristales
- 16 Funciones y programas automáticos
- **Función Clima:** añade un plus de humedad
- Gran Display DirectSensor
- **Autolimpieza pirolítica**
- •BlackLine. Panel y puerta en cristal negro obsidiano
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- **Sonda térmica** con cable. Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Accesorios: bandeja universal y de repositería con PerfectClean, guías telescópicas FlexiClip y parrilla PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569


Recetario gratis con más de 120 recetas

N.º Material: 12101840
Cód. EAN: 4002516610069

Precio tarifa (impuestos incl.): 2.899 €

Precio recomendado: 2.699 €

Hornos multifunción con display táctil



-150 €

H 7165 B Gama Reference 1

- Volumen interior: 76 litros
- BlackLine. Panel y puerta en cristal negro obsidiano
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- 12 funciones y programas automáticos
- **Función Clima:** Mejora el resultado con un plus de humedad
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y de repositería con PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip

Recetario gratis con más de 120 recetas

N.º Material: 12101810
Cód. EAN: 4002516610120

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €

Precio recomendado: 1.399 €

H 7165 BP Gama Reference 1

-200 €

- **Autolimpieza pirolítica**
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

Recetario gratis con más de 120 recetas

N.º Material: 12101820
Cód. EAN: 4002516610052

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €

Precio recomendado: 1.699 €



-150 €

H 7164 B Gama Reference 1

- Volumen interior: 76 litros
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- 12 funciones y programas automáticos
- Acero inoxidable antihuellas CleanSteel
- **Función Clima:** Mejora el resultado con un plus de humedad
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y de repositería con PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip

Recetario gratis con más de 120 recetas

N.º Material: 11129510
Cód. EAN: 4002516179900

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €

Precio recomendado: 1.399 €

H 7164 BP Gama Reference 1

-200 €

- **Autolimpieza pirolítica**
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

Recetario gratis con más de 120 recetas

N.º Material: 11129520
Cód. EAN: 4002516180401

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €

Precio recomendado: 1.699 €



-150 €

H 7162 B Gama Reference 1

- Volumen interior: 76 litros
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- 10 funciones y programas automáticos
- Acero inoxidable antihuellas CleanSteel
- **Sonda térmica** con cable
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Accesorios: bandeja universal y de repositería con PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip

Recetario gratis con más de 120 recetas

N.º Material: 11614630
Cód. EAN: 4002516389729

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €

Precio recomendado: 1.399 €

H 7162 BP Gama Reference 1

-250 €

- **Autolimpieza pirolítica**
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

Recetario gratis con más de 120 recetas

N.º Material: 11614640
Cód. EAN: 4002516389590

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.849 €

Precio recomendado: 1.599 €



Una Nueva Forma De Cocinar

Una cocina más saludable y con más sabor gracias a la función AirFry de los hornos Miele




COCINA RICO Y SALUDABLE

Con la función AirFry de los hornos Miele podrás crear platos deliciosos, crujientes y de manera más saludable sin tener que freír con aceite



FUNCIÓN AIRFRY

Función que añadimos a los hornos multifunción de Miele, equivalente a una freidora de aire pero con mayor capacidad, que junto a las bandejas AirFry, permite conseguir resultados perfectos



INFINITAS POSIBILIDADES

Patatas fritas, nuggets de pollo o rollitos de primavera son algunos de los aperitivos que podemos elaborar. Pero también el pan, la pizza o las tartas quedarán increíblemente crujientes

¡ REGALO!

Bandejas
Airfry



H 2861-1 OBSW VITROLINE


* Consulta condiciones

125
Years

Hornos multifunción con función AirFry



125 Edition



H 2766-1 B

Gama Discovery 2

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry**: Acabado crujiente pero bajo en grasa con el flujo de aire caliente
- Display con texto EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A+ con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la Miele App
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y parrilla. Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Regalo de bandeja perforada Airfry HBBL 71 en el interior y un voucher para canjear por la bandeja de asar AirFry HGBB 71

N.º Material: 12435870
Cód. EAN: 4002516776444
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €


H 2766-1 BP

Gama Discovery 2

- **Autolimpieza pirolítica**
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

N.º Material: 12435880
Cód. EAN: 4002516808688
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.499 €

Precio recomendado: 1.299 €



-100 €

H 2467 B

Gama Discovery 1

- **Nuevo diseño** con la puerta en color negro
- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry**: Acabado con crujiente pero bajo en grasa, se fríe con aire caliente en lugar de con aceite
- Display EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A+ con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y rejilla.
- **Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C**
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

N.º Material: 12691570
Cód. EAN: 4002516861454
Precio tarifa (impuestos incl.): 949 €

Precio recomendado: 849 €


H 2467 BP

Gama Discovery 1

- **Autolimpieza pirolítica**
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

N.º Material: 12691580
Cód. EAN: 4002516861966
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.249 €

Precio recomendado: 1.049 €



-100 €

H 2465 B

Gama Discovery 1

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry**: Acabado crujiente pero bajo en grasa con el flujo de aire caliente
- Display EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A+ con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal con PerfectClean y rejilla
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

N.º Material: 12154310
Cód. EAN: 4002516653738
Precio tarifa (impuestos incl.): 799 €

Precio recomendado: 699 €

H 2465 BP

Gama Discovery 1

- **Autolimpieza pirolítica**
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

N.º Material: 12154320
Cód. EAN: 4002516653561
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099 €

Precio recomendado: 899 €

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de los hornos multifunción 100% vapor Miele*



Iluminación LED

Spot on: el punto LED ilumina el interior del horno de forma óptima y, además, su consumo energético es muy bajo.



Generador de vapor externo

La generación de vapor fuera del interior del horno evita los residuos de cal y garantiza una limpieza sencilla.



Cocción independiente de la cantidad

Siempre el mismo tiempo: ya sean 100 g o 1 kg, la duración siempre es la misma.



Sólo en Miele Guías FlexiClip¹⁾

Ergonómico y cómodo: con las guías telescópicas accederás a los platos del horno con total comodidad y seguridad.



SoftOpen & SoftClose

Refinada y elegante: la puerta se abre hasta el final y se cierra con un movimiento amortiguado.



Aplicaciones especiales

Máxima sencillez: programas especiales como, por ejemplo, deshidratar, ofrecen resultados excelentes.



Crisp function

Resultados crujientes: reducción de la humedad ideal para conseguir pizzas y patatas doradas y crujientes.



Eficiencia energética

Protege el medioambiente y ahorra: todos los aparatos cuentan con la clasificación energética A+.



Programaciones de tiempo

Siempre a punto: programa la hora de inicio y fin o la duración de un proceso de cocción o de un avisador.

* Dotación según modelo

¹⁾ Patente: EP 1 840 473 B1 (HFC 70, 71, 72, 92)

¿Qué características de confort se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de los hornos multifunción 100% vapor Miele*

Sólo en Miele MonoSteam

En el proceso de generación de vapor MonoSteam (2,2 kW), el vapor accede al interior del horno a vapor combinado a través de la única tobera de vapor. El vapor se reparte de forma rápida y homogénea por los alimentos, lo que favorece un proceso de cocción perfecto.



Sólo en Miele Función clima¹⁾

Un plus de humedad mejora el resultado final: disfruta de masas esponjosas y cortezas doradas.


Programas automáticos

Deliciosos platos en un abrir y cerrar de ojos: ya se trate de pan, repostería o pescado, todo se prepara automáticamente.




Sólo en Miele TasteControl²⁾

El enfriamiento rápido automático evita la cocción no deseada y puede mantener la comida caliente, si así se desea.



Miele@home

Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.



Sólo en Miele Acabado PerfectClean

Limpeza rápida: los alimentos no se quedan incrustados y la limpieza resulta sorprendentemente fácil.

* Dotación según modelo

¹⁾ Con dispositivo de aspiración patentado

Patente: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patente: EP 1 714 083 B1

Hornos multifunción 100 % vapor



DGC 7151

Gama Reference 1

- Volumen interior: 76 litros
- Tecnología MonoSteam: distribución rápida y homogénea del vapor
- Función Clima
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- **Depósito de agua interno de 1L de capacidad**
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal, perforada y de repostería con PerfectClean. Bandeja perforada y sin perforar de acero inoxidable y guías telescópicas FlexiClip.
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Negro Obsidian

N.º Material: 12096840
Cód. EAN: 4002516610267

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.999 €



DGC 7351

Gama Reference 2

- Volumen interior: 76 litros
- Tecnología MonoSteam: distribución rápida y homogénea del vapor
- **Función Clima combinable** con hasta 4 funciones
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso”
- **Depósito de agua interno de 1L de capacidad**
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- **20 programas propios para guardar tus ajustes favoritos**
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal, perforada y de repostería con PerfectClean. Bandeja perforada y sin perforar de acero inoxidable y guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Negro Obsidian

N.º Material: 12096850
Cód. EAN: 4002516610687

Precio tarifa (impuestos incl.): 2.399 €



Microondas

Características principales de los microondas Miele*

Sólo en Miele **Volumen interior XL**
Con un volumen útil de 46 litros, los modelos TopControl dejan un amplio espacio a la cocina creativa.



Programas automáticos

Cocinar sin esfuerzo: ajusta el programa y, p. ej., elige el peso, del resto se encarga el microondas.


Quick-Microondas

Ahorra tiempo: accede directamente a la potencia máxima de microondas adaptada a tus hábitos.



Interior en acero inoxidable

Muy eficiente: en el interior de acero inoxidable las microondas se distribuyen a la perfección y se limpia con facilidad.



Función combinada


Ahorra tiempo y optimiza los resultados: con la función combinada los alimentos primero se cocinan y, después, se gratinan. Todo en un único proceso de cocción.



Manejo EasySensor

El clásico reinventado: los modelos Side-Control disponen también de manejo táctil.

Microondas de integración



M 7140 TC

Gama Reference 1


- Microondas empotrable de diseño ContourLine para un hueco de 45 cm de altura
- **Volumen interior: 46 litros**
- Potencia máxima de 900 W
- Display DirectSensor S
- TopControl: panel de mandos en parte superior
- Programas automáticos
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor sin reseo o de los alimentos
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 560

Acero Inox./ Antihuellas

Nº de material: 11139500

Cód. EAN: 4002516126812

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €



M 2240 SC

Gama Discovery 1


- Microondas empotrable de diseño neutral para un hueco de 45 cm de altura
- **Volumen interior: 26 litros**
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasySensor
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 460,5 x 401

Obsidian Black

Nº de material: 11139490

Cód. EAN: 4002516126706

Precio tarifa (impuestos incl.): 899 €



M 2230 SC

Gama Discovery 1

- Microondas empotrable de diseño neutral para un hueco de 35-36 cm de altura
- **Volumen interior: 17 litros**
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasySensor
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 372 x 310

Obsidian Black

Nº de material: 11139460

Cód. EAN: 4002516126201

Precio tarifa (impuestos incl.): 799 €

M 2234 SC

Gama Discovery 1

- Grill de cuarzo integrado

Nº de material: 11139470

Cód. EAN: 4002516126713

Precio tarifa (impuestos incl.): 899 €

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de las placas de cocción Miele*



Placa y campana conectadas

Gracias a Con@ctivity 3.0, la mayoría de las placas de la Generación 7000 se comunican directamente con la campana.



Inducción total

Cocina con la máxima flexibilidad gracias a la placa de inducción total, con la que tendrás la libertad de cocinar en cualquier zona de la placa. Además, contiene un indicador de posición integrado para notificar la zona de cocción.



SmartSelect

Rápido e intuitivo: los niveles de potencia y tiempos se ajustan directamente en cada zona de cocción.




Selección intuitiva e inteligente

Gracias a la función SmartSelect, el nivel de potencia y el tiempo se seleccionan de forma intuitiva. Cada zona de cocción tiene su propia fila de números retroiluminada, lo que facilita su lectura desde cualquier ángulo.



Sólo en Miele TwinBooster

Para conseguir un inicio de cocción muy rápido: la función TwinBooster exclusiva de Miele concentra toda la potencia de dos zonas de cocción en una. O bien distribuir la potencia de inducción de forma individual y ganar flexibilidad al cocinar.



PowerFlex

Gran flexibilidad, máxima potencia: los recipientes grandes se calientan de forma muy rápida y sin problemas.


Placas de inducción




KM 7667 FL Gama Premium 1

- Instalación enrasada o sobre encimera
- **Placa de inducción total**
- **Área de cocción de 570x390 para hasta 4 recipientes.**
- Manejo cómodo e intuitivo: SmartSelect
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Función Stop&Go
- Función TwinBooster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función Bloqueo
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 620 x 51 x 520
- Medidas del hueco en mm (An x Fo): 600 x 500

N.º Material: 11218180
Cód. EAN: 4002516185277
Precio tarifa (Impuestos incl.): 1.949 €



-200 €





KM 7466 FL Gama Reference 1

- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **4 zonas de cocción**
- **1 área PowerFlex**
- Selección rápida por fila numérica: ComfortSelect
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función Bloqueo
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 620 x 51 x 520
- Medidas del hueco en mm (An x Fo): 560 x 490

Voucher regalo Parrilla-grill gourmet GGRP

N.º Material: 12485580
Cód. EAN: 4002516772279
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €
Precio recomendado: 1.199 €



KM 7373 FL Gama Discovery 1

- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **4 zonas de cocción**
- **1 Zona flexible 210x400 mm**
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función bloqueo
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora Miele@home y Con@ctivity
- Display amarillo
- **Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 800 x 53 x 520**
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 750-780 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 804 x 524//780 x 500

N.º Material: 12418260
Cód. EAN: 4002516740544
Precio tarifa (Impuestos incl.): 1.399 €
Precio recomendado: 1.199 €

KM 7466 FR Gama Reference 1

-200 €

- **Acabado con cerco perimetral en acero inoxidable**
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 626 x 52 x 526
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560 x 490

Voucher regalo Parrilla-grill gourmet GGRP

N.º Material: 12485570
Cód. EAN: 4002516772187
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €
Precio recomendado: 1.199 €




Placas de inducción para huecos desde 560 mm



KM 7363 FL Gama Discovery 1

- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **4 zonas de cocción**
- **1 Zona flexible 210x400 mm**
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función bloqueo
- Con@ctivity 3.0.: comunicación directa entre la placa y la campana extractora Miele App y Con@ctivity
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 620 x 53 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 624 x 524//600 x 500

N.º Material: 12418250
Cód. EAN: 4002516740186
Precio tarifa (Impuestos incl.): 1.299 €



KM 7361 FL Gama Discovery 1



- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **4 zonas de cocción**
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función bloqueo
- Con@ctivity 3.0.: comunicación directa entre la placa y la campana extractora Miele App y Con@ctivity
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 620 x 53 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 624 x 524//600 x 500

N.º Material: 12418240
Cód. EAN: 4002516740513
Precio tarifa (Impuestos incl.): 899 €

KM 7361 FR Gama Discovery 1

- **Acabado con cerco perimetral estrecho en acero inoxidable**
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 626 x 55 x 526
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500

N.º de material: 12418230
Cód. EAN: 4002516740162
Precio tarifa (Impuestos incl.): 899 €



KM 7360 FL Gama Discovery 1

- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **3 zonas de cocción**
- **Zona grande de cocción de 28 cm**
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función Bloqueo
- Con@ctivity 3.0.: comunicación directa entre la placa y la campana extractora Miele App y Con@ctivity
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 620 x 53 x 520
- Medidas del hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 624 x 524 // 600 x 500

N.º Material: 12418220
Cód. EAN: 4002516739777
Precio tarifa (impuestos incl.): 849 €

Precio recomendado: 749 €

KM 7360 FR Gama Discovery 1

- **Acabado con cerco perimetral estrecho en acero inoxidable**
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 626 x 55 x 526
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500


N.º Material: 12418210
Cód. EAN: 4002516739869
Precio tarifa (impuestos incl.): 849 €

Precio recomendado: 749 €

-100 €

-100 €

Placas de inducción con extractor integrado



KMDA 7272 FL-U

Gama Discovery 1

- Configuración para recirculación Plug&Play. Incluye Filtro de carbono activo y adaptador
- **4 zonas de cocción y extractor enrasado**
- Instalación enrasada o sobre encimera
- Máximo espacio de almacenamiento: con una altura de 200mm es posible utilizar todo el espacio restante del mueble
- **Sencilla instalación Plug&Play:** no se requiere una caja de zócalo ni un sistema de conductos planos
- Manejo cómodo e intuitivo: ComfortSelect Motor ECO: potente y de bajo consumo hasta 510 (m³/h) en recirculación
- **Motor Silence, especialmente silencioso desde 47 dB**
- Eficiencia energética A+
- Fácil sistema de limpieza interior y de los filtros
- Con@ctivity 3.0: respuesta automática del extractor frente a ajustes en la placa
- Medidas del hueco en mm para instalación sobre encimera 780 x 500
- Medidas del hueco en mm para instalación enrasada 780-804 x 500-524

N.º Material: 12259160

Cód. EAN: 4002516668091

Precio tarifa (Impuestos incl.): 2.899 €

KMDA 7272 FL-A

Gama Discovery 1

- **Configuración para instalación con salida de aire al exterior**
- Motor ECO: potente y de bajo consumo hasta 615 (m³/h) en salida de aire
- Motor Silence, especialmente silencioso desde 41 dB


Nº Material: 12259150

Cód. EAN: 4002516668084

Precio tarifa (Impuestos incl.): 2.899 €



Placas de cocción



KM 2012 G


Gama Reference 1

- Placa de gas con 4 quemadores. 1 potente quemador Mono Wok para alcanzar rápidamente el inicio de ebullición. quemadores (1 Mono Wok)
- Mandos giratorios
- Función de apagado de seguridad GasStop
- Quemadores con PerfectClean con acabado antiadherente para facilitar su limpieza
- Toda la superficie de Acero Inoxidable
- Parrillas de fundición gris (esmaltados, color negro mate) Los más duraderos y fáciles de limpiar.
- **Encendido eléctrico de manejo con una sola mano**
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 650 x 90 x 520
- Medidas del hueco en mm para instalación sobre encimera (An x Fo): 560 x 480-490

Nº de material: 7111180

Cód. EAN: 4002514374840

Precio tarifa (impuestos incl.): 949 €



KM 6540 FR


Gama Reference 1

- **Placa vitrocerámica** con cerquillo en acero inoxidable
- **4 zonas de cocción (1 zona Vario)**
- Zona ExtraSpeed para una rapidez inigualable
- Manejo ComfortSelect: selección rápida por fila numérica en color amarillo
- Función Stop&Go
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 614 x 43 x 514
- Medidas del hueco en mm para instalación sobre encimera (An x Fo): 600 x 500

Nº de material: 10873510

Cód. EAN: 4002516063544

Precio tarifa (impuestos incl.): 899 €



KM 6527 FR

Gama Discovery 1

- **Placa vitrocerámica** con cerquillo en acero inoxidable
- **3 zonas de cocción (1 zona de 27 cm de diámetro)**
- Manejo EasySelect: manejo sencillo con display en color amarillo
- Función Stop&Go
- Triple indicación de calor para cada zona de cocción
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 574 x 45 x 504
- Medidas del hueco en mm para instalación sobre encimera (An x Fo): 560 x 490

Nº de material: 11705880

Cód. EAN: 4002516411147

Precio tarifa (impuestos incl.): 749 €

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de las campanas extractoras Miele



Iluminación LED HighPower

Iluminación ecológica y extremadamente duradera: con tan solo 3 W se ilumina toda el área de cocción con una luz cálida y natural.



Tiempo de funcionamiento adicional

Aire ambiente depurado de olores: después de finalizar la cocción, el motor seguirá funcionando —según preferencia— durante 5 o 15 minutos y después se desconectará automáticamente.




Filtro de grasa de acero inoxidable

Las campanas extractoras de Miele tienen un filtro de acero inoxidable de 10 capas. Los revestimientos y los marcos de los filtros son de acero inoxidable de gran calidad. No se aprecia decoloración al lavar el filtro de grasa en el lavavajillas. Así, los filtros de Miele conservan su aspecto de gran calidad durante mucho tiempo.



Miele CleanCover

Detrás del filtro de grasa se encuentra el CleanCover de Miele: en vez de bordes afilados de metal y de módulos eléctricos, hay sólo una superficie plana y cerrada. Es especialmente fácil de limpiar y le protegerá a tocar cables y partes del motor. En Miele estamos atentos a todos los detalles, para un mayor confort y seguridad.



Filtro de carbón activo NoSmell


En las campanas extractoras Miele con sistema de recirculación de aire se utiliza también, junto con el filtro de grasa, el filtro de carbón activo NoSmell. Este filtro de Miele es capaz de contener los olores de forma eficiente y durante mucho tiempo.



Función automática Con@ctivity

La campana extractora puede comunicarse con la placa de cocción. Tu campana de Miele selecciona automáticamente la potencia adecuada.

Campanas extractoras



DA 9092 W

Gama Discovery 1

- Campana extractora decorativa de pared
- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 69 dB(A) re 1 pW
- Potencia en nivel Booster: 605 m³/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 29-P (11292130); Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)

Negro obsidian

N.º Material: 12526090

Cód. EAN: 4002516798439

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.049 €


Gris grafito

N.º Material: 12526080

Cód. EAN: 4002516798422

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.049 €

Campanas extractoras decorativas de pared




PUR 98 W Negro Mate Gama Discovery 1

• 90 cm de ancho

- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico: 47-67 dB(A)
- Potencia en nivel Booster: 650 m³/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF12-P (11762580); Filtro regenerable longlife DKF12-R (10271450)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 62 x 500

N.º Material: 12394590
Cód. EAN: 4002516736189
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.149 €



PUR 98 W EDST* Gama Discovery 1

• 90 cm de ancho

- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación LED de bajo consumo (3 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Cómodo manejo con teclas de pulsación con LED
- Nivel acústico: 47-67 dB(A) re 1 pW
- Potencia en nivel Booster: 650 m³/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF12-P (11762580); Filtro regenerable longlife DKF12-R (10271450)


N.º Material: 10383640
Cód. EAN: 4002515710791
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.049 €

En 60 cm de ancho:

PUR 68 W EDST

Gama Discovery 1

N.º Material: 10351360
Cód. EAN: 4002515710784
Precio tarifa (impuestos incl.): 949 €



DAH 1650 *

Gama Discovery 1

• 60 cm de ancho

- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación LEDs
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 58 dB(A) en el nivel 3
- Potencia en nivel Booster: 625 m³/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 29-P (11292130); Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)
- Chimenea telescópica no suministrada DADC 1000 blanco mate

Blanco

N.º Material: 12553490
Cód. EAN: 4002516791942
Precio tarifa (impuestos incl.): 999 €

Precio recomendado: 899 €

-100 €

Negro obsidian


N.º Material: 12553480
Cód. EAN: 4002516791959
Precio tarifa (impuestos incl.): 999 €

Precio recomendado: 899 €

-100 €

* Modelo ganador según un test realizado por el instituto alemán de evaluaciones de productos de consumo Stiftung Warentest que analiza campanas extractoras.

Campanas extractoras bajo mueble



DAS 2920 EDST

Gama Discovery 1

- **Campana de 90 cm de ancho con pala extensible**
- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación LED
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Cómodo manejo con teclas de pulsación con LED
- Muy silenciosa. Nivel acústico: 47-68 dB
- Potencia en nivel Booster: 555 m³/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Set inicio de filtro active +Soporte: DKFS 31-P (11793530) Set inicio de filtro regenerable longlife+Soporte: DKFS 31-R (11793540)

N.º Material: 12011230
Cód. EAN: 4002516569831

Precio tarifa (impuestos incl.): 749 €

En 60 cm de ancho:

DAS 2620 EDST

Gama Discovery 1

N.º Material: 12011220
Cód. EAN: 4002516569749

Precio tarifa (impuestos incl.): 649 €



DA 1260

Gama Discovery 1

- **60 cm de ancho**
- Para empotrar debajo de un armario superior o montaje independiente de la pared
- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 74 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 545 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 598 x 125 x 500

Acero inox. CleanSteel


N.º Material: 10552920
Cód. EAN: 4002515790588

Precio tarifa (impuestos incl.): 549 €

Blanco brillante

N.º Material: 10552960
Cód. EAN: 4002515790595

Precio tarifa (impuestos incl.): 499 €



DA 2360

Gama Discovery 1

- Grupo filtrante totalmente integrado
- Ancho de 58,4 cm, para armarios desde 30 cm de profundidad
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 58 dB(A) en el nivel 3
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 19-P


Acero inox.

N.º Material: 10555610
Cód. EAN: 4002515794852


Precio tarifa (impuestos incl.): 799 €

Croquis


Croquis general lavavajillas integración




Croquis general hornos empotramiento




KM 7360 FL y KM 7361 FL




KM 7373 FL




KM 7466 FR




KM 7466 FL




KM 7667 FL



KM 6527




KM 6540




Croquis


KM 2012 G




M 2230 SC, M 2234 SC




M 2240 SC




M 7140 TC




H 2841 B, H7244 B, H7240 BM



DA 1260




DAS 2620 EDST




DAS 2920: mismo croquis de instalación, con excepción de la anchura (896 mm)

PUR 98 W EDST




PUR 68 W EDST: mismo croquis de instalación, con excepción de la anchura (598 mm)

DAS 2920




Croquis


PUR 68 W




DA 9091 OBSW/GRGR




DAC 2940




DA 2360




DAD 4941



DAD 4841




KMDA 7272 FL




Instalación sobre encimera

KMDA 7272 FL



Instalación enrasada


KMDA 7272 FL



Recirculación Plug&Play


Croquis

KMDA 7272 FL




Recirculación Plug&Play

KMDA 7272 FL




Salida de aire con conductos

KMDA 7272 FL



Recirculación con conductos y caja de zócalo (no incl.)

KMDA 7272 FL



Salida de aire al exterior (conductos no incl.)

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de las máquinas de café de libre instalación



OneTouch for Two

¿Te apetece uno doble?: programa extra para preparar uno o dos Cappuccino o Latte macchiato.



Manejo DirectSensor

Sencillo e intuitivo: todos los elementos de manejo están a la vista en el display de cuatro líneas de texto claro.



AromaticSystem

Aroma intenso: molido delicado y técnica de aromatización inteligente para conseguir que el aroma alcance su máxima expresión.



Espuma de leche perfecta

Deliciosas variedades con leche: regálale a ti y a tus invitados un delicioso Cappuccino o Latte macchiato.



Variedad de bebidas

Las máquinas de café de Miele te ofrecen una variedad única de tipos de cafés.



EasyClean

Limpieza fácil de la máquina: los componentes extraíbles y los procesos automáticos de limpieza garantizan la higiene de la máquina.

Máquinas de café de libre instalación



CM 6360 MilkPerfection Gama Reference 2

- Dos cafés a la vez con una pulsación: OneTouch for Two
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café. Agua caliente simple
- Cómoda limpieza para el mantenimiento - programas de limpieza
- Función Jarra: para preparar cómodamente grandes cantidades
- ConfortClean: Fácil limpieza en el lavavajillas
- Superficie caliente tazas y recipiente para leche de 0,70 lt
- 1 depósito para granos de café (300 gr)
- Programable para 8 perfiles de usuario
- Conexión Miele@home

Negro Obsidian

N.º Material: 11584150

Cód. EAN: 4002516358480

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.499 €

Blanco loto

N.º Material: 11584130

Cód. EAN: 4002516359685

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.499 €



CM 6160 MilkPerfection Gama Reference 1

- Dos cafés a la vez con una pulsación: OneTouch for Two
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café. Agua caliente simple
- Cómoda limpieza para el mantenimiento - programas de limpieza
- Función Jarra: para preparar cómodamente grandes cantidades
- ConfortClean: Fácil limpieza en el lavavajillas
- 1 depósito para granos de café (300 gr)
- Programable para 4 perfiles de usuario
- Conexión Miele@home

Negro Obsidian

N.º Material: 11584120

Cód. EAN: 4002516359678


Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €

Blanco loto

N.º Material: 11584100

Cód. EAN: 4002516359661

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €



CM 5310 Silence Gama Discovery 1

- Dos cafés a la vez con una pulsación: OneTouch for Two
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café
- Cómoda limpieza para el mantenimiento - programas de limpieza
- Función Jarra: para preparar cómodamente grandes cantidades
- ConfortClean: Fácil limpieza en el lavavajillas
- 1 depósito para granos de café (200 gr)
- Color: Negro Obsidian

N.º Material: 11511960

Cód. EAN: 4002516327844

Precio tarifa (impuestos incl.): 949 €



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

PerfectFresh Active

Una nueva forma de conservar frescos los alimentos. Cada 90 minutos y cada vez que se abre la puerta se pulveriza agua en el cajón PerfectFresh Active. Así se humectan suavemente los alimentos y el nivel de humedad del aire se mantiene óptimo, independientemente de la cantidad de alimentos almacenados. El sistema PerfectFresh Active de Miele proporciona unas condiciones de almacenamiento óptimas.



Freeze&Cool

Nuevas posibilidades: uso flexible del congelador como frigorífico para disfrutar de una mayor capacidad de almacenamiento.



Sólo en Miele FlexiLight 2.0

Sin deslumbrar: las bases iluminadas se colocan individualmente en el recinto y ofrecen la máxima flexibilidad.



Bandeja FlexiBoard

Muy flexible: FlexiBoard crea espacio para recipientes altos y conserva el espacio en la parte posterior.



Sólo en Miele Ajuste preciso de la puerta interior


Adaptable: es posible adaptar la posición de los estantes de la puerta interior para alojar botellas grandes o botes de conservas pequeños.



Click2open

Apertura más fácil: los aparatos sin tiradores se pueden abrir con facilidad accionando la palanca.


Combis



KFN 4898 A-10 D bs Gama Premium

- Combi independiente con puerta de acero negro
- Sistema de apertura fácil integrado en la puerta Click2Open
- Iluminación del frigorífico mediante FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- **Función Freeze&Cool:** posibilidad de utilizar el congelador como frigorífico
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Active**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca** acero inox. anti-huellas
- Capacidad útil total: 362 litros
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 68,2 cm

Acero Negro
N.º Material: 12521940
Cód. EAN: 4002516780885
Precio tarifa (Impuestos Incl.): 3.199 €



KFN 4898 AD Gama Premium


- Combi independiente
- Sistema de apertura fácil integrado en la puerta Click2Open
- Iluminación del frigorífico mediante FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- **Función Freeze&Cool:** posibilidad de utilizar el congelador como frigorífico
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Active**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca** acero inox. anti-huellas
- Capacidad útil total: 362 litros
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 68,2 cm

Cristal Blanco Brillo
N.º Material: 12156960
Cód. EAN: 4002516612452
Precio tarifa (Impuestos Incl.): 2.999 €

Cristal Gris Grafito
N.º Material: 12156970
Cód. EAN: 4002516612469
Precio tarifa (impuestos incl.): 2.999 €



125 Gala Edition




KFN 4799 AD 125 Gala Edition Gama Reference 1

- Combi independiente con puerta negro mate
- Sistema de apertura fácil integrado en la puerta Click2Open
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost.
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Pro**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca** acero inox. anti-huellas
- Capacidad útil total: 360 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm

Negro mate
N.º Material: 12361960
Cód. EAN: 4002516711698
Precio tarifa (Impuestos Incl.): 2.499 €

Combis



KFN 4799 AD 125 Gala Edition

Gama Reference 1


- Combi independiente con puerta de acero inox. Antihuellas
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Pro**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca** acero inox. anti-huellas
- Capacidad útil total: 360 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm

Acero inox. Antihuellas

N.º Material: 12361950

Cód. EAN: 4002516711742

Precio tarifa (Impuestos Incl.): 2.299 €



KFN 4799 CDE

Gama Reference 1

- Combi independiente con puerta de acero inox. Antihuellas
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y Función SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Fabricador de hielo** con depósito de agua
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico en dB(A) re1pW: 35
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm

Acero inox. Antihuellas

N.º Material: 12430930


Cód. EAN: 4002516742128

Precio tarifa (Impuestos Incl.): 1.999 €

Precio recomendado: 1.899 €

* Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

Combis



KFN 4796 CD Gama Reference 1

-100 €

- Combi independiente con puerta de acero inoxidable
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 485 litros
- Nivel acústico: 34 dB(A)
- **Pared posterior seca blanca**
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): **201,5 x 75,0 x 67,5 cm**


Acero Inox./ Antihuellas

N.º Material: 11954070

Cód. EAN: 4002516517474

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.999 €

Precio recomendado: 1.899 €



KFN 4795 AD Gama Reference 1

-200 €

- Combi independiente con puerta de acero negro
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico en dB(A): 34
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm


Acero Negro

N.º Material: 12430860

Cód. EAN: 4002516742104

Precio tarifa (impuestos incl.): 2.199 €

Precio recomendado: 1.999 €



KFN 4795 CD Gama Reference 1

-250 €

- Combi independiente con puerta en acabado efecto pizarra
- Sistema de apertura fácil integrado en la puerta Click2Open
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas del aparato (Al x An x Fo): 201,5 x 60,0 x 68,2 cm

BlackBoard


N.º Material: 12335890

Cód. EAN: 4002516701118

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.999 €

Precio recomendado: 1.749 €

Combis



KFN 4795 CD Gama Reference 1

-250 €

- Combi independiente con puerta de acero negro
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas del aparato (Al x An x Fo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm


Acero Negro

N.º Material: 12335900

Cód. EAN: 4002516701125

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €

Precio recomendado: 1.649 €



KFN 4797 CD Gama Reference 1

-200 €

- Combi independiente
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Pro**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca** blanca
- Capacidad útil total: 362 litros
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,6 x 60,0 x 67,5 cm

Acero Inox./ Antihuellas

N.º Material: 12335930

Cód. EAN: 4002516701156

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.849 €

Precio recomendado: 1.649 €

Blanco


-200 €

N.º Material: 12335970

Cód. EAN: 4002516701163

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.749 €

Precio recomendado: 1.549 €



KFN 4395 CD Gama Discovery 2

-150 €

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool **con dos circuitos de aire separados** DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm

Blanco


N.º Material: 12336010

Cód. EAN: 4002516701224

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.449 €

Precio recomendado: 1.299 €

Combis



KFN 4395 DD

Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool **con dos circuitos de aire separados** DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable:

DailyFresh

- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico: 36 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm

Look Inox.


N.º Material: 11950230

Cód. EAN: 4002516515388

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.449 €

Precio recomendado: 1.249 €

-200 €



KFN 4375 CD

Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool **con dos circuitos de aire separados** DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable:

DailyFresh

- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 330 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas del aparato (Al x An x Fo): 185,0 x 60,0 x 67,5 cm

Blanco


N.º Material: 12336030

Cód. EAN: 4002516701248

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €

Precio recomendado: 1.199 €

-200 €



KFN 4375 DD

Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool **con dos circuitos de aire separados** DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable:

DailyFresh

- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 330 litros
- Nivel acústico: 36dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185,0 x 60,0 x 67,5 cm

Look Inox.

N.º Material: 11949880

Cód. EAN: 4002516515951


Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €

Precio recomendado: 1.149 €

-250 €

* Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

Combis



KFN 4394 ED

Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Total NoFrost
- Amplio cajón con humedad regulable:

DailyFresh

- Capacidad útil total: 368 litros
- Nivel acústico: 39 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 203,0 x 60,0 x 66,0 cm

-100 €

Look Inox.

N.º Material: 11979910

Cód. EAN: 4002516527770

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €

Precio recomendado: 1.099 €

-100 €

Blanco


N.º Material: 11979530

Cód. EAN: 4002516527961

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099 €

Precio recomendado: 999 €

* Hasta fin de existencias. **Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**



KFN 4374 ED

Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Total NoFrost
- Amplio cajón con humedad regulable:

DailyFresh

- Capacidad útil total: 326 litros
- Nivel acústico: 39 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 186,0 x 60,0 x 66,0

-150 €

Look Inox.

N.º Material: 11980160

Cód. EAN: 4002516528166

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.149 €

Precio recomendado: 999 €

-150 €

Blanco

N.º Material: 11980150


Cód. EAN: 4002516528159

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.049 €

Precio recomendado: 899 €

* Hasta fin de existencias. **Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025**


Frigoríficos



KS 4887 DD edt/cs Gama Premium

- Frigorífico para instalación side-by-side con puerta de acero inox. CleanSteel
- Manejo táctil FreshTouch
- Sistema de apertura integrado en la puerta Click2open
- Iluminación mediante FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Active** Alarma acústica y óptica de la puerta
- **Pared posterior seca** CleanSteel
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º Material: 11949670
Cód. EAN: 4002516515913
Precio tarifa (impuestos incl.): 2.299 €




KS 4783 DD edt/cs Gama Reference 1

- Frigorífico para instalación side-by-side en acero inoxidable CleanSteel
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- Alarma acústica y óptica de la puerta
- Capacidad útil total: 399 l
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º Material: 12431110
Cód. EAN: 4002516742234
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €

Acero negro
N.º Material: 12431090
Cód. EAN: 4002516742210
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.499 €



KS 4383 DD ws Gama Discovery 2


- Frigorífico para instalación side-by-side de color blanco
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de apertura integrado en la puerta SideOpen
- Iluminación mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh** Alarma acústica y óptica de la puerta
- Capacidad útil total: 399 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º Material: 12431030
Cód. EAN: 4002516742166
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099 €

Look Inox.
N.º Material: 12430970
Cód. EAN: 4002516742135
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €



Congeladores




FNS 4882 D edt/cs

Gama Premium

- Congelador para instalación side-by-side en acero inoxidable CleanSteel
- Manejo táctil FreshTouch
- Sistema de apertura integrado en la puerta Click2open
- Iluminación mediante LED
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- **Kit de unión side-by-side incluido**
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º Material: 11953920
 Cód. EAN: 4002516517276
Precio tarifa (impuestos incl.): 2.399 €




FNS 4782 D edt/cs

Gama Reference 1

- Congelador para instalación side-by-side en acero inoxidable CleanSteel
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LED
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- **Kit de unión side-by-side incluido**
- Capacidad útil total: 277 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º Material: 12430650
 Cód. EAN: 4002516741794
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.499 €

Acero negro
 N.º Material: 12430600
 Cód. EAN: 4002516741770
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.599 €



FNS 4382 D ws

Gama Discovery 2

- Congelador para instalación side-by-side de color blanco
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de apertura integrado en la puerta SideOpen
- Iluminación mediante LED
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- **Kit de unión side-by-side incluido**
- Capacidad útil total: 277 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º de material: 12430410
 Código EAN: 4002516741725
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €

Look Inox
 N.º de material: 12430340
 Código EAN: 4002516741596
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de los lavavajillas Miele



Sólo en Miele **AutoDos**
Sistema de dosificación automática AutoDos con PowerDisk integrado. Máxima comodidad y eficiencia de limpieza.




QuickPowerWash
Programa corto: resultados perfectos en solo 58 minutos para vajilla con un grado de suciedad normal.



Etiqueta energética A
Máxima eficacia y óptimos resultados de limpieza y secado con el menor consumo energético.



Sólo en Miele **Secado AutoOpen**
Secado óptimo: la puerta se abre automáticamente al finalizar el programa de lavado.



Dotación de los cestos FlexLine
De la flexibilidad a la comodidad: ajuste fácil, colocación flexible y los mejores resultados de limpieza.




Sólo en Miele **Miele@home**
Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.

Lavavajillas de libre instalación G 7000



6 meses de
detergente
gratis*



G 7600 SC CLST AutoDos Gama Reference 2

-200 €

- Lavavajillas de color **acero inoxidable** con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 12 programas de lavado
- Muy silencioso: **42 dB(A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 54 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- **Sistema AutoDos:** dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen:** apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior:
- **ExtraComfort - XL Assist** ampliación de cesto, soporte para una limpieza óptima de botellas
- Controla tu lavavajillas desde el móvil con **Miele@Home**


N.º material: 12419040
Cód. EAN: 4002516736226

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.749 €

Precio recomendado: 1.549 €



6 meses de
detergente
gratis*



G 7600 SC BRWS AutoDos Gama Reference 2

-200 €

- Lavavajillas de color **blanco** con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 12 programas de lavado
- Muy silencioso: **42 dB(A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 54 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- **Sistema AutoDos:** dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen:** apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior:
- **ExtraComfort - XL Assist** ampliación de cesto, soporte para una limpieza óptima de botellas
- Controla tu lavavajillas desde el móvil con **Miele@Home**


N.º material: 12419030
Cód. EAN: 4002516736219

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.649 €

Precio recomendado: 1.449 €



6 meses de
detergente
gratis*



G 7130 SC BRWS AutoDos Gama Reference 1

-200 €

- Lavavajillas de color **blanco** con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 10 programas de lavado
- Muy silencioso: **43 dB(A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- **Sistema AutoDos:** dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen:** apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior:
- **ExtraComfort - XL Assist** ampliación del cesto, soporte para una limpieza óptima de botellas
- Controla tu lavavajillas desde el móvil con **Miele@Home**

N.º material: 12418970
Cód. EAN: 4002516735854

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €

Precio recomendado: 1.099 €

G 7130 SC CLST AutoDos Gama Reference 1

-200 €


- Acabado en **acero inoxidable** CleanSteel
- 6 meses de detergente gratis***

N.º material: 12418980
Cód. EAN: 4002516735861

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €

Precio recomendado: 1.199 €

Lavavajillas de libre instalación G 5000




G 5540 SC BRWS Gama Discovery 2

-100 €

- Lavavajillas de libre instalación (**45cm**) con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 9 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 70 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,1 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

20 UltraTabs gratis*



G 5410 SC BRWS Gama Discovery 2

-100 €

- Lavavajillas de libre instalación **con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D**
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: **44dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

20 UltraTabs gratis*

N.º Material: 12664850
Cód. EAN: 4002516840541

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099 €

Precio recomendado: 999 €

G 5410 SC EDST Gama Discovery 2

- Lavavajillas en **acero inoxidable CleanSteel** de libre instalación con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D

20 UltraTabs gratis*

-100 €

N.º Material: 12180020
Cód. EAN: 4002516624257


Precio tarifa (impuestos incl.): 1.149 €

Precio recomendado: 1.049 €

N.º Material: 12664860
Cód. EAN: 4002516840558

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €

Precio recomendado: 1.099 €



G 5110 SC BRWS Gama Discovery 1

- Lavavajillas de libre instalación con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 84 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,5 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

20 UltraTabs gratis*

N.º Material: 12179890
Cód. EAN: 4002516624127

Precio tarifa (impuestos incl.): 799 €

G 5110 SC EDST Gama Discovery 1

- Lavavajillas en **acero inoxidable CleanSteel** de libre instalación con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D

20 UltraTabs gratis*

N.º Material: 12179900
Cód. EAN: 4002516624134

Precio tarifa (impuestos incl.): 899 €

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

Modelos sujetos a disponibilidad de stock

* Promoción válida hasta el 31.03.2025. Elige entre 20 Ultratabs gratis o 180 Ultratabs por 49,99 €.




Consulta condiciones en www.miele.es

Lavavajillas totalmente integrables



6 meses de
detergente
gratis*

125 Edition



G 7191 SCVi AutoDos Gama Reference 1

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 7 programas de lavado y 4 opciones extra
- Muy silencioso: **43 dB(A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: **64 kWh**
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Sistema AutoDos:** dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen:** apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior: XL Assist ampliación de cesto, soporte para una limpieza óptima de botellas y soporte para la limpieza de pajitas reutilizables, cesto para tazas pequeñas
- Controla tu lavavajillas desde el móvil con **Miele@Home**

Care Set de Regalo**

G 5450 SCVi Gama Discovery 2

- Lavavajillas totalmente integrable **bandeja portacubiertos** Multiflex 3D
- 25% de carga en el cesto superior
- 85cm de altura
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: **44dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen:** apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

20 UltraTabs gratis*

N.º Material: 12664880
Cód. EAN: 4002516840572
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €

G 5455 SCVi XXL Gama Discovery 2

- Lavavajillas **XXL totalmente integrable** bandeja portacubiertos Multiflex 3D
- 25% de carga en el cesto superior
- 85cm de altura

N.º material: 12470530
Cód. EAN: 4002516763451
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.699 €

N.º Material: 12664890
Cód. EAN: 4002516840589
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.449 €

G 5150 SCVi Gama Discovery 1

-100 €

- Lavavajillas totalmente integrables con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 84 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,5 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

20 UltraTabs gratis*

N.º Material: 12179940
Cód. EAN: 4002516624172
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €
Precio recomendado: 1.099 €

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

Modelos sujetos a disponibilidad de stock

* Promoción válida hasta el 31.03.2025. Elige entre 20 Ultratabs gratis o 180 Ultratabs por 34,99 €. Consulta condiciones en www.miele.es

** Care Set (6PowerDisk, Sal, abrillantador, DishClean) valorado en 79,99 €

Electrodomésticos respetuosos con el medio ambiente

Desde hace más de 120 años la sostenibilidad y el desarrollo de productos eficientes son una pieza clave de la ética de nuestra Compañía. La cuidadosa selección de materiales garantiza la larga vida útil de los electrodomésticos de Miele y la alta posibilidad de reciclarlos.


Las claves de un secado eficiente

Todas las secadoras de la nueva generación T1 incorporan la tecnología de bomba de calor de alta eficiencia energética y alcanzan como mínimo una clase de eficiencia energética A++. EcoSpeed agiliza el proceso en la secadora y con la mejor clase de eficiencia energética A+++.


La razón es una nueva unidad de bomba de calor que también representa un gran paso adelante en cuanto a la conservación de recursos: se utiliza un innovador proceso de fabricación con plásticos reciclados que ahorra hasta un 30% de material durante la producción. Además, la mayoría de las secadoras funcionan con el refrigerante natural R290, que está completamente libre de HFC y por tanto, minimiza el potencial de calentamiento global.

Un lavado aún más sostenible

La mayoría de las lavadoras Miele ya alcanzan la mejor clase de eficiencia energética A, según la nueva etiqueta energética, por lo que son especialmente ecológicas. Pero nuestros electrodomésticos no solo son económicos en la etiqueta: todas las lavadoras Miele cuentan con un control de carga automático e inteligente que analiza la carga actual y no utiliza más agua y electricidad de la necesaria. La función EcoFeedback te proporciona información precisa sobre el consumo de electricidad y agua de la máquina.







Consigue resultados perfectos siempre: gracias al innovador sistema de autosificación TwinDos® los detergentes integrados UltraPhase 1 y 2 se dosifican de manera totalmente automática y ahorras hasta un 30 % de detergente.

UltraPhase 1 garantiza resultados perfectos en prendas blancas y de colores brillantes. Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se añade en el momento exacto del programa para eliminar del todo las manchas resistentes.

TwinDos^{®1)} —

La innovación para los mejores resultados.



El Instituto Hohenstein investigó las características del sistema de dosificación automática en 2 fases en relación con los detergentes de Miele UltraPhase 1 y UltraPhase 2. Se demostró la excelente eficiencia de lavado en lo que respecta a eliminación de manchas, cuidado de la ropa blanca, prevención del agrisamiento y dosificación precisa.



El sistema de 2 fases de Miele consigue mejores resultados que los detergentes líquidos convencionales que no contienen blanqueadores, ya que estos destruirían el resto de componentes. Miele UltraPhase 1 y 2 se almacenan y dosifican por separado, por eso el sistema TwinDos[®] contiene blanqueadores. Los principios activos de UltraPhase 1 eliminan la suciedad y las manchas de, por ejemplo, aceite, grasa, proteínas o almidones.



Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se introduce en el proceso de lavado en el momento óptimo y elimina incluso las manchas más resistentes como, por ejemplo, café, té, zumo de frutas o vino tinto. Entra en www.miele.es y conoce el trabajo del laboratorio químico de Miele y el poder de limpieza de UltraPhase 1 y 2 (productos — Productos de limpieza Miele).



Sin colorantes ni perfumes: nuevos UltraPhase 1 y 2 Sensitive para proteger la piel sensible. Protege tu piel como merece y evita las alergias. ¿La ropa? Limpia y cuidada a la perfección, por supuesto.

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de las lavadoras Miele



Sólo en Miele **TwinDos®¹⁾**
El mejor sistema de dosificación de detergente líquido. TwinDos® dosifica la cantidad necesaria de UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso del ciclo de lavado. Además, gracias a TwinDos®, se reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosificación manual²⁾.



Higiene contra virus probada
Higiene total: gracias a TwinDos® y PowerWash, se eliminan más del 99,9 %³⁾ de los virus como el Covid de forma fiable.



Sólo en Miele **PowerWash**
Lavado rápido y eficiente para coladas grandes y pequeñas.



Sólo en Miele **Testado para 20 años de vida útil⁴⁾**
Los motores de automóviles se testan para 3.000 horas de funcionamiento, nosotros los testamos para alcanzar hasta 10.000 horas.⁴⁾



Sólo en Miele **CapDosing⁵⁾**
Cómodas cápsulas monodosis para dosificar detergentes especiales, suavizantes y aditivos.



SteamCare⁶⁾
Máxima versatilidad: con SteamCare podrás airear y alisar tu prenda favorita con facilidad.

¹⁾ Patente: EP 2 784 205

²⁾ De acuerdo con la comprobación del Öko-Institut e. V. del 06/09/2013: "Potencial de ahorro gracias a la dosificación automática TwinDos en lavadoras"

³⁾ Testado por Univ. Albstadt-Sigmaringen y certificado con la etiqueta de oro del Inst. Higiene Integral y Virología – InFluenc_H. Válido para todos los modelos con TwinDos® y PowerWash en el programa Algodón antiséptico 60 °C con el extra AllergoWash. Enlace a métodos: <https://www.miele.com/wa-c>

⁴⁾ Durante la fase de desarrollo de la serie de lavasecadoras W1, Miele ha testado varios modelos y componentes principales durante 5.000 lavados (= 5 lavados a la semana durante 50 semanas p.a.) en varios programas.

Más información: [miele.com/20años](https://www.miele.com/20años)


⁵⁾ Patente: EP 2 365 120

⁶⁾ Patente: EP 2 006 432

Lavadoras TwinDos y PowerWash con 10 años de garantía



6 meses de
detergente
gratis*



WWV 980 Passion Gama Prestige


- Diseño **WhiteEdition**: puerta blanco perla con anillo exterior cromado
- Capacidad de 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- **Display táctil** de fácil manejo MTouch
- **28 programas** de lavado + 10 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en menos de 49 minutos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof
- Reduce el planchado un 50% con el sistema de **vapor SteamCare**
- **Toma de agua caliente** incorporada
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

N.º Material: 10998470
Cód. EAN: 4002516072805

Precio tarifa (impuestos incl.): 2.649 €



6 meses de
detergente
gratis*




WWR 860 WPS Gama Premium


- Diseño **WhiteEdition**: puerta blanca con anillo exterior cromado
- Capacidad de 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- 26 programas de lavado + 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en menos de 49 minutos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

N.º Material: 10998460
Cód. EAN: 4002516073253

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.949 €



6 meses de
detergente
gratis*



WCR 860 WPS Gama Premium

- Diseño **ChromeEdition**: puerta cromada con anillo interior negro
- Capacidad de 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- 26 programas de lavado + 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en menos de 49 minutos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

N.º Material: 10998440
Cód. EAN: 4002516073185

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años


* Por la compra de una lavadora o lavasecadora TwinDos entre el 01.01.2025 y el 31.03.2025, Miele te regala 3 cartuchos UltraPhase 1 y 2 cartuchos UltraPhase 2 valorados en 79.99€. De serie se entrega 1 cartucho UltraPhase 1 y otro UltraPhase 2. El cupón es redimible en www.miele.es

Lavadoras XL (hasta 10Kg)



5 años de garantía gratuita

125 Gala Edition



WWI 880 GALA Edition Gama Reference 2

-250 €

- Diseño **WhiteEdition**: puerta negra con anillo exterior cromado
- Capacidad 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado **1.600 rpm**
- 23 programas de lavado + 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 min.
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

N.º Material: 12537140
Cód. EAN: 4002516791515


Precio tarifa (impuestos incl.): 1.799 €

Precio recomendado: 1.549 €



5 años de garantía gratuita

125 Gala Edition



WCI 880 GALA Edition Gama Reference 2


-250 €

- Diseño **ChromeEdition**: puerta Graphite Grey con anillo interior negro
- Capacidad 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado **1.600 rpm**
- 23 programas de lavado + 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 min.
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

N.º Material: 12537130
Cód. EAN: 4002516790709

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.799 €

Precio recomendado: 1.549 €



WCK 360 Gama Reference 1

-200 €

- Diseño **ChromeEdition**: puerta cromada con anillo interior negro
- Capacidad: **10 kg de carga**
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 4 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49min.
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

N.º Material: 12387570
Cód. EAN: 4002516789161

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.599 €

Precio recomendado: 1.399 €

WWK 360 Gama Reference 1

-200 €

- Diseño **White Edition**: puerta negra con anillo exterior cromado
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

N.º Material: 12387580
Cód. EAN: 4002516789888


Precio tarifa (impuestos incl.): 1.599 €

Precio recomendado: 1.399 €

Lavadoras con autodosificación TwinDos



6 meses de
detergente
gratis*



WCG 660

Gama Reference 1

- Diseño **ChromeEdition**: puerta Graphite Grey con anillo interior negro
- Capacidad 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 17 Programas de lavado + 8 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo):
850 x 596 x 636 mm

N.º Material: 11395050
Cód. EAN: 4002516282150

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €

Precio recomendado: 1.299 €

WWG 660

Gama Reference 1

- Diseño **White Edition**: puerta negra con anillo exterior cromado
- Medidas (Al x An x Fo):
850 x 596 x 643 mm

N.º Material: 11395070
Cód. EAN: 4002516281887

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €

Precio recomendado: 1.299 €



6 meses de
detergente
gratis*



WWB 680


Gama Discovery 1

- Diseño **WhiteEdition**: puerta negra con anillo exterior blanco
- Capacidad 8 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 2 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo):
850 x 596 x 643 mm


N.º Material: 12486440
Cód. EAN: 4002516776468

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.349 €

Precio recomendado: 1.149 €



6 meses de
detergente
gratis*



WCB 680

Gama Discovery 1

- Diseño **ChromeEdition**: puerta blanca con anillo interior negro
- Capacidad 8 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 2 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo):
850 x 596 x 636 mm

N.º Material: 12486420
Cód. EAN: 4002516776628

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.349 €

Precio recomendado: 1.149 €

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

* Por la compra de una lavadora o lavasecadora TwinDos entre el 01.01.2025 y el 31.03.2025, Miele te regala 3 cartuchos UltraPhase 1 y 2 cartuchos UltraPhase 2 valorados en 79,99€ De serie se entrega 1 cartucho UltraPhase 1 y otro UltraPhase 2. El cupón es redimible en www.miele.es

Lavadoras con Powerwash



WWG 360

Gama Reference 1

- Diseño **WhiteEdition**: puerta negra con anillo exterior cromado
- Capacidad de 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 18 Programas de lavado + 9 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

Detergente UltraWhite gratis

-250 €




WCB 380

Gama Discovery 1

- Diseño **ChromeEdition**: puerta blanca con anillo interior negro
- Capacidad 8 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 5 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 min.
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

-200 €



WWB 380

Gama Discovery 1

- Diseño **WhiteEdition**: puerta negra con anillo exterior blanco
- Capacidad 8 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 5 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 min.
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

-200 €

N.º Material: 11395060
Cód. EAN: 4002516282174

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €

Precio recomendado: 1.299 €

N.º Material: 12486410
Cód. EAN: 4002516776062

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.349 €


Precio recomendado: 1.149 €

N.º Material: 12486430
Cód. EAN: 4002516776451

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.349 €

Precio recomendado: 1.149 €

Lavadoras Classic



WWD 020

Gama Discovery 1


- Diseño **WhiteEdition**
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de hasta 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Preselección de inicio de hasta 24 h
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm



WCD 020

Gama Discovery 1

- Diseño **ChromeEdition**
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de hasta 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado + 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Preselección de inicio de hasta 24 h
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm



WCA 020

Gama Discovery 1

- Diseño **ChromeEdition**: puerta blanca con anillo interior negro
- Capacidad 7 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

N.º material: 11810270
 Cód. EAN: 4002516465171
Precio tarifa (impuestos incl.): 999 €


N.º material: 11810250
 Cód. EAN: 4002516464990
Precio tarifa (impuestos incl.): 999 €

N.º Material: 11433770
 Cód. EAN: 4002516303237
Precio tarifa (impuestos incl.): 899 €



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de las secadoras Miele



Sólo en Miele **Tecnología EcoDry**
La tecnología EcoDry de Miele garantiza consumos energéticos bajos y tiempos de secado cortos a largo plazo. Gracias a la combinación del sistema de filtros patentado¹⁾ de Miele y al intercambiador de calor sin mantenimiento, las pelusas no se acumulan en el intercambiador y no afectan al funcionamiento con el paso del tiempo.



Sólo en Miele **FragranceDos²⁾**
Esponjosa y fresca: con FragranceDos²⁾ puedes alternar rápidamente entre tus dos aromas favoritos.



DryCare 40
Secado delicado: DryCare 40 seca todas las prendas que puedan lavarse a máquina a 40 °C³⁾ y te ayuda a ahorrar tiempo.



SteamFinish
Ropa perfecta más rápido: el vapor combinado con calor alisa las prendas ya en la secadora.



Eficiencia energética
El mejor rendimiento: gracias a su excelente clasificación energética, las secadoras de Miele consiguen el secado más sostenible y más delicado con las prendas



Sólo en Miele **Testado para 20 años de vida útil⁴⁾**
Los motores de automóviles se testan para 3.000 horas de funcionamiento, nosotros los testamos para alcanzar hasta 10.000 horas⁴⁾


¹⁾ Patente: EP 2 107 155

²⁾ Patente: EP 2 431 516

³⁾ No apto para prendas de lana o seda.

⁴⁾ Durante la fase de desarrollo de la serie de lavasecadoras WT1, Miele ha testado varios modelos y componentes principales durante 5.000 lavados y 4.000 secados (= 5 lavados y 4 secados a la semana durante 50 semanas p.a.) en varios programas. Más información: miele.com/20años

Secadoras con bomba de calor de 9 kg



TWV 780 Passion

Gama Prestige

- Diseño **WhiteEdition**
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Ahorro superior de la eficiencia energética en un 10%
- **23 programas de secado y 8 opciones** extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor y PowerFresh
- **Display táctil** de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- **SteamFinish**: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con **Wash2Dry**
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Fragancia de regalo

Cesto de secado gratis

N.º material: 11845130

Cód. EAN: 4002516485315

Precio tarifa (impuestos incl.): 2.799 €



TWR 780

Gama Premium



- Diseño **WhiteEdition**
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Ahorro superior de la eficiencia energética en un 10%
- **22 programas** de secado y **8 opciones** extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor y PowerFresh
- **Display táctil** de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- **SteamFinish**: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con **Wash2Dry**
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Fragancia de regalo

N.º material: 11845120

Cód. EAN: 4002516485087

Precio tarifa (impuestos incl.): 2.699 €



TCR 780

Gama Premium

- Diseño **ChromeEdition**
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Ahorro superior de la eficiencia energética en un 10%
- **22 programas** de secado y **8 opciones** extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor y PowerFresh
- **Display táctil** de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- **SteamFinish**: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con **Wash2Dry**
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Fragancia de regalo

N.º material: 11845090

Cód. EAN: 4002516477389

Precio tarifa (impuestos incl.): 2.699 €

Secadoras con bomba de calor



TWL 780

Gama Reference 2

-200 €


- Diseño **WhiteEdition**
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 12 programas de secado y **6 opciones extra** como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia DryFresh) y PowerFresh
- ConfortSensor
- Silenciosa: 64 dB
- Funcion AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Avisador acústico
- Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con **Wash2Dry**
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Fragancia de regalo

N.º material: 11845110
Cód. EAN: 4002516484646

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €

Precio recomendado: 1.699 €



TCL 780

Gama Reference 2

-200 €


- Diseño **ChromeEdition**
- Capacidad de carga de hasta 9kg
- 12 programas de secado y **6 opciones extra** como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia DryFresh) y PowerFresh
- Silenciosa: 64 dB
- Funcion AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Avisador acústico
- Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con **Wash2Dry**
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Fragancia de regalo

N.º material: 11845080
Cód. EAN: 4002516478850

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €

Precio recomendado: 1.699 €



TWF 760

Gama Reference 1

-100 €

- Diseño **WhiteEdition**
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y opción DryCare 40 que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con **Wash2Dry**
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Fragancia de regalo

N.º material: 11845070
Cód. EAN: 4002516483526

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €

Precio recomendado: 1.299 €

Secadoras de bomba de calor



TCF 760

Gama Reference 1

-100 €


- Diseño **ChromeEdition**
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y opción DryCare 40 que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con **Wash2Dry**
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Fragancia de regalo

N.º material: 11845020
Cód. EAN: 4002516476290

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €

Precio recomendado: 1.299 €



TWC 364

Gama Discovery 1

-100 €



- Diseño **WhiteEdition**
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Fragancia de regalo

N.º material: 12130590
Cód. EAN: 4002516608134

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €

Precio recomendado: 1.199 €



TCC 364

Gama Discovery 1

-100 €

- Diseño **ChromeEdition**
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Fragancia de regalo

N.º material: 12130580
Cód. EAN: 4002516609254

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €

Precio recomendado: 1.199 €

Secadoras de bomba de calor




TWC 560

Gama Discovery 1

- Diseño **WhiteEdition**
- Capacidad de carga de hasta 8kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: Soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Secadoras y lavadoras integradas inteligentemente con **Wash2Dry**
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 655 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Fragancia de regalo




TCC 560

Gama Discovery 1

- Diseño **ChromeEdition**
- Capacidad de carga de hasta 8kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: Soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Secadoras y lavadoras integradas inteligentemente con **Wash2Dry**
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Fragancia de regalo



TWD 260

Gama Discovery 1

- Diseño **WhiteEdition**
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con **Wash2Dry**
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Fragancia de regalo

N.º material: 11844970

Cód. EAN: 4002516475224

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €

N.º material: 11844950

Cód. EAN: 4002516473046


Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €

N.º material: 11845050

Cód. EAN: 4002516475231

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €

Secadoras de bomba de calor



TWC 220

Gama Discovery 1

- Diseño **WhiteEdition**
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 655 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Fragancia de regalo

N.º material: 11844960
 Cód. EAN: 4002516474234
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099€




TCC 220

Gama Discovery 1

- Diseño **ChromeEdition**
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Fragancia de regalo

N.º material: 11844940
 Cód. EAN: 4002516457121
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099€



TCA 220

Gama Discovery 1


- Diseño **ChromeEdition**
- Capacidad de carga de hasta 7 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Fragancia de regalo

N.º material: 11844930
 Cód. EAN: 4002516473015
Precio tarifa (impuestos incl.): 999 €

Conectividad con Miele@home*

Principales características de la Miele App**



Panel de control

Monitoriza de un vistazo el estatus de tus electrodomésticos Miele gracias al panel de control.

MobileControl

MobileControl te permite manejar los aparatos a través de la App, independientemente de dónde estés.

RemoteUpdate

Las actualizaciones de software disponibles se descargarán e instalarán en el aparato correspondiente de forma sencilla, sin que sea necesaria la visita de un técnico.

ShopConnect

Haz tu pedido de productos de limpieza y consumibles directamente a través de la App.

Modo Demo

El modo Demo de la Miele App te permite conocer todas sus ventajas, incluso sin tener aún conectado ningún aparato.



Visita nuestra página web para conocer más ventajas de la Miele App:
miele.es/app



¡Descarga la App ahora!



* Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país. Para saber más sobre los requisitos del sistema para la conexión de electrodomésticos Miele, consulte miele.com/systemrequirements.

** Disponible para dispositivos móviles. En la App Store encontrarás toda la información sobre los requisitos mínimos.

*** El control por voz utiliza el servicio de Google LLC y Amazon Alexa y depende de su disponibilidad. La funcionalidad puede variar según el país. Google, Google Home y Google Nest Mini son marcas de Google LLC. Para Google Nest Mini son necesarias WiFi, una conexión a internet, una clavija próxima, una cuenta de Google y un dispositivo móvil compatible. Para más información sobre los requisitos mínimos del sistema, ir a g.co/home/req.

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de las lavasecadoras Miele



Sólo en Miele **TwinDos®¹⁾ ****
El mejor sistema de dosificación de detergente líquido. TwinDos® dosifica la cantidad necesaria de UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso del ciclo de lavado. Además, gracias a TwinDos®, se reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosificación manual. ***



Sólo en Miele **CapDosing²⁾**
Cómodas cápsulas monodosis para dosificar detergentes especiales, suavizantes y aditivos.



Sólo en Miele **PowerWash**
Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas grandes como pequeñas.



Sólo en Miele **Testado para 20 años de vida útil³⁾**
Los motores de automóviles se testan para 3.000 horas de funcionamiento, nosotros los testamos para alcanzar hasta 10.000 horas.³⁾



Higiene contra virus probada
Higiene total: gracias a TwinDos® y PowerWash, se eliminan más del 99,9 %⁴⁾ de los virus como el Covid de forma fiable.



SteamCare
Máxima versatilidad: con SteamCare podrás airear y alisar tu prenda favorita con facilidad.

** Se incluye un cartucho UltraPhase 1 y otro de UltraPhase 2, el resto se adquieren redimiendo el cupón.

*** Base de cálculo: 5 lavados/semana durante 28 semanas

¹⁾ Patente: EP 2 784 205

²⁾ Patente: EP 2 365 120

³⁾ Durante la fase de desarrollo de la serie de lavasecadoras WT1, Miele ha testado varios modelos y componentes principales durante 5.000 lavados y 4.000 secados (= 5 lavados y 4 secados a la semana durante 50 semanas p.a.) en varios programas. Más información: [miele.com/20años](https://www.miele.com/20años)

⁴⁾ Testado por la Univ. Albstadt-Sigmaringen y certificado con la etiqueta de oro del Inst. Higiene Integral y Virología – InFluenc_H. Válido para todos los modelos con TwinDos® y PowerWash en el prog. Algodón antiséptico 60 °C con extra AllergoWash. Enlace a métodos: <https://www.miele.com/wa-c>

Lavasecadoras



6 meses de
detergente
gratis*




WTR 860

Gama Premium

- Capacidad de 8 kg de carga lavado y 5 kg secado
- **Eficiencia solo lavado A**
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- **23 programas lavado** + 7 opciones extra
- **21 programas de secado** + 2 opciones extra
- QuickPower: prendas perfectamente limpias y secas en tiempo récord
- **Dosificación automática** de detergente TwinDos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof-Metal
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm

N.º Material: 11587920
Cód. EAN: 4002516365044
Precio tarifa (impuestos incl.): 2.299 €




WTI 360

Gama Reference 2

- Capacidad de 8 kg de carga lavado y 5 kg secado
- **Eficiencia solo lavado A**
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- 19 programas de lavado + 7 opciones extra
- 17 programas secado + 3 opciones extra
- **QuickPower**: prendas perfectamente limpias y secas en tiempo récord
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof-Metal
- Sistema de **vapor SteamCare**. Reduce el planchado un 50%
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm

N.º Material: 11587930
Cód. EAN: 4002516365396
Precio tarifa (impuestos incl.): 2.199 €

Precio recomendado: 1.999 €



WTD 160

Gama Discovery 1

- Capacidad de 8 kg de carga lavado y 5 kg secado
- **Eficiencia solo lavado A**
- Velocidad máx. de centrifugado 1.500 rpm
- 11 programas de lavado + 2 opciones extra
- 10 programas de secado + 1 opción extra
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm

N.º Material: 11587950
Cód. EAN: 4002516365440
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €

Precio recomendado: 1.799 €

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

* Por la compra de una lavadora TwinDos entre el 01.01.2025 y el 31.03.2025, Miele te regala 3 cartuchos UltraPhase 1 y 2 cartuchos UltraPhase 2.

* Las imágenes de producto presentes en esta página son imágenes de referencia y no vinculantes en cuanto a idioma. De serie se entrega 1 cartucho UltraPhase 1 y otro UltraPhase 2. El cupón es redimible en www.miele.es

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías del sistema de planchado a vapor FashionMaster de Miele

Sólo en Miele Suela con estructura de panal de abeja¹⁾

En las lavadoras y secadoras de Miele, el tambor patentado con estructura de panal de abeja se encarga de proteger al máximo las prendas. Este mismo principio está presente también en el FashionMaster de Miele. La base con superficie de panal de abeja de la suela logra los mejores resultados de planchado y un óptimo cuidado de las prendas. A diferencia de las planchas tradicionales, gracias a la superficie de panal de abeja, el vapor se distribuye de forma rápida y homogénea por la base de la plancha. La película de vapor así creada permite que la plancha se deslice por la ropa con delicadeza y con total efectividad de planchado.



Mesa de planchado activa

Resultados óptimos: las funciones de hinchado y extracción garantizan una aplicación óptima del vapor y un posicionamiento correcto de las prendas.



Vapor

Más que aire caliente: los 4 bares de presión y los 100 g/min de vapor constante garantizan un resultado de planchado de calidad profesional.



Sólo en Miele Sistema 1-2-Lift

Dos asas, esfuerzo cero. Listo para empezar en segundos gracias al sistema patentado²⁾ 1-2 lift.



Sello de higiene FashionMaster!

Limpieza higiénica en 5 segundos: El vapor puntual elimina hasta el 99,99 %³⁾ de virus.



Tobera de vapor

Siempre perfectas: las prendas con caída (vestidos, chaquetas o cortinas) se alisan y se refrescan.

¹⁾ Patente: EP 2 233 632

²⁾ Patente: EP 2 169 108

³⁾ Excepto el virus de la hepatitis B con la plancha (nivel 3) en tejidos de una sola capa o la tobera de vapor (en caso de estar disponible). Científicamente analizado por la Universidad de Albstadt-Sigmaringen y certificado con la etiqueta de plata del Instituto de Higiene Integral y Virología – InFluenc_H. Ir al siguiente enlace para ver la descripción detallada de los métodos: Link: <https://www.miele.com/fm-c>

Centro de planchado FashionMaster



B 4847

Gama Prestige

- Planchado profesional con presión de vapor (4 bares) y 100 g de vapor/minuto
- Plancha con base antiadherente con estructura de panal de abeja
- Mesa de planchado con funciones de hinchado y extracción
- Tobera de vapor para planchado vertical
- Display con texto para todas las funciones y el mantenimiento
- Sistema 1-2-Lift: ajuste de altura entre 83 e 102 cm
- Depósito de agua de 1,25 litros
- Compartimiento para el almacenamiento
- Ruedas de fácil deslizamiento
- Sistema de descalcificación automática
- Sistema de enfriamiento CoolDown
- Medidas abierto (Al x An x Fo):
970 x 1480 x 470 mm
- Medidas cerrado (Al x An x Fo):
1280 x 470 x 370 mm

Nº de material: 11978060

Cód. EAN: 4002516527121

Precio tarifa (impuestos incl.): 2.199 €

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnología de los aspiradores sin cable Miele

Diseño 2 en 1

Nuevo aspirador sin cable Duoflex de Miele. Disfruta de una limpieza rápida e ininterrumpida, gracias a su larga autonomía, su potencia de succión y su innovador sistema.



Cepillo eléctrico MultiFloor

Para una limpieza óptima: gracias a la detección del suelo, se adapta automáticamente la velocidad del rodillo



Limpieza fácil

Rápido e higiénico: vacía el depósito recoge-polvo sin esfuerzo con un simple movimiento de muñeca.



Aplicación flexible

Limpieza versátil gracias a la cómoda transformación y la amplia variedad de accesorios



SpeedLock


El desbloqueo SpeedLock te permite cambiar del aspirador completo a la versión manual con un solo movimiento. El soporte de pared con sistema SpeedLock permite configurar sencillamente el aspirador de la forma más adecuada.



Filtro Hygiene

El sistema de filtrado en dos etapas captura las partículas de polvo más finas con un 99,99 % de eficiencia de filtrado total.

Aspirador sin cable



DuoFlex Total Care

-70 €

- Función 2 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 55 minutos de autonomía*
- Batería recargable de litio
- Función ComfortClean
- Depósito 0,3 l
- Cepillo eléctrico Multifloor (25cm)
- Cepillo eléctrico Electro Compact HX-EC 20 especial para pelo de mascota
- Accesorio plano XL extensible y flexible
- Soporte pared SpeedLock
- Soporte tubo telescópico 2 accesorios
- Color: Negro obsidian/dorado rosado


N.º Material: 12377740
Cód. EAN: 4002516715337

Precio tarifa (impuestos incl.): 549 €

Precio recomendado: 479 €

*Unidad de mano

**Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025



DuoFlex Cat & Dog

-50 €

- Función 2 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 55 minutos de autonomía*
- Batería recargable de litio
- Función ComfortClean
- Depósito 0,3 l
- Cepillo eléctrico Multifloor (25cm)
- Cepillo eléctrico Electro Compact HX-EC 20 especial para pelo de mascota
- Soporte pared SpeedLock
- Soporte tubo telescópico 2 accesorios
- Color: Negro obsidian/gris


N.º Material: 12377690
Cód. EAN: 4002516715306

Precio tarifa (impuestos incl.): 499 €

Precio recomendado: 449 €

*Unidad de mano

**Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025



DuoFlex

-30 €

- Función 2 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 55 minutos de autonomía*
- Batería recargable de litio
- Función ComfortClean
- Depósito 0,3 l
- Cepillo eléctrico Multifloor (25cm)
- Soporte pared
- Soporte tubo telescópico 2 accesorios
- Color: Azul nórdico

N.º Material: 12377660
Cód. EAN: 4002516714576


Precio tarifa (impuestos incl.): 399 €

Precio recomendado: 369 €

*Unidad de mano

**Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

Aspiradores sin cable



Triflex HX2 Pro

-150 €

- Nuevo motor digital con mayor rendimiento de limpieza
- Función innovadora 3 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 120 minutos de autonomía*
- Doble batería intercambiable de litio VARTA
- Estación de carga de batería
- Filtro HEPA Lifetime
- Cepillo eléctrico Multifloor XXL (28cm) con Brilliant Light
- Nuevo cepillo Hardfloor care para suelos delicados
- Color: Gris Infinity


N.º Material: 11806010
Cód. EAN: 4002516445609

Precio tarifa (impuestos incl.): 949 €

Precio recomendado: 799 €

*Unidad de mano

**Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025



Triflex HX2 Cat & Dog

-130 €

- Nuevo motor digital con mayor rendimiento de limpieza
- Función innovadora 3 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 60 minutos de autonomía*
- Batería intercambiable de litio VARTA
- Filtro HEPA Lifetime
- Cepillo eléctrico Multifloor XXL (28cm) con Brilliant Light
- Cepillo eléctrico Electro Compact SEB 23 especial para pelo de mascota
- Color: Negro Obsidian


N.º Material: 11806000
Cód. EAN: 4002516445593

Precio tarifa (impuestos incl.): 749 €

Precio recomendado: 619 €

*Unidad de mano

**Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025



Triflex HX2

-100 €

- Nuevo motor digital con mayor rendimiento de limpieza
- Función innovadora 3 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 60 minutos de autonomía*
- Batería intercambiable de litio VARTA
- Filtro HEPA Lifetime
- Cepillo eléctrico Multifloor XXL (28cm)
- Color: Blanco Lotus

N.º Material: 11805990
Cód. EAN: 4002516445586

Precio tarifa (impuestos incl.): 649 €

Precio recomendado: 549 €

*Unidad de mano

**Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025




¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de los aspiradores con bolsa Miele




Limpieza eficiente

Muy potente: gracias a su diseño único consigue resultados óptimos incluso en la potencia más baja.



Filtro AirClean Plus

Filtra de manera eficaz para mantener el hogar realmente limpio.




Filtro Active AirClean

También neutraliza los malos olores, ideal para quienes tienen mascotas.



Tecla pedal para una cómoda recogida del cable

Extrarápido y cómodo: con tan solo una pulsación de la tecla pedal se recoge el cable completo.



Sólo en Miele Sistema Compact

Ahorra espacio: el cepillo universal y el mango se pueden colocar a ambos lados del aspirador.



Sólo en Miele Ruedas giratorias DynamicDrive¹⁾

Protegen los suelos: ruedas de goma con amortiguadores para facilitar el deslizamiento del aspirador.

Aspiradores con bolsa



125 Edition



Complete C3 125 Aniversario

-70 €

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean
- Bolsa recogepolvo Hyclean GN de 4,5l
- Cepillo multifunción SEB 365-3
- Mango confort handle
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 8,5 m
- Radio de acción: 12m
- Color: Verde Petróleo

N.º Material: 12436310
Cód. EAN: 4002516744016


Precio tarifa (impuestos incl.): 369 €

Precio recomendado: 299 €

*Promoción válida hasta fin de existencias



Bolsas recogepolvo de regalo**



Complete C3 Cat & Dog

-40 €

- Potencia máxima 890 W
- Filtro Active AirClean
- Bolsa recogepolvo HyClean GN de 4,5l
- Cepillo multifunción SEB 365-3
- Cepillo TurboTeQ para eliminación de pelos, especial para mascotas y alfombras delicadas.
- Juego de 3 accesorios
- Radio de acción: 12m
- Color: Rojo Tayberry

N.º Material: 12032880
Cód. EAN: 4002516555339

Precio tarifa (impuestos incl.): 369 €

Precio recomendado: 329 €

*Promoción válida hasta fin de existencias



Bolsas recogepolvo de regalo**



Complete C3 Parquet

-20 €

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean GN de 4,5l
- Cepillo multifunción SEB 365-3
- Cepillo Parquet Twister especial parquet y suelos delicados
- Juego de 3 accesorios
- Radio de acción: 12m
- Ruedas Dynamic Drive, especial para suelos delicados
- Color: Azul Marine

N.º Material: 12032870
Cód. EAN: 4002516555322


Precio tarifa (impuestos incl.): 359 €

Precio recomendado: 339 €

*Promoción válida hasta fin de existencias

**Por la compra de un aspirador de los modelos seleccionados hasta el 31.03.25 Miele te regala una caja de 4 bolsas recogepolvo o un 40% de descuento en el set XXL con 16 bolsas recogepolvo + filtro Hepa. El cupón es redimible en www.miele.es

Aspiradores con bolsa



Complete C2 Flex

-50 €

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean G.N de 4,5l
- Cepillillo plano extralargo
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 6,5 m
- Radio de acción: 10 m
- Color: Negro

N.º Material: 12035020
Cód. EAN: 4002516556077

Precio tarifa (impuestos incl.): 309 €

Precio recomendado: 259 €

*Promoción válida hasta fin de existencias



Compact C2 Parquet XL

-10 €


- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5l
- Cepillillo redondo con cerdas sintéticas
- Cepillillo para Parquet Twister XL
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 7,5 m
- Radio de acción: 11 m
- Mango XXL
- Color: Negro

N.º Material: 12030540
Cód. EAN: 4002516554271

Precio tarifa (impuestos incl.): 279 €

Precio recomendado: 269 €

*Promoción válida hasta fin de existencias



Compact C2 PowerLine

-20 €

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5l
- Cepillillo redondo con cerdas sintéticas
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 7,5 m
- Radio de acción: 11 m
- Color: Azul Marino

N.º Material: 12030500
Cód. EAN: 4002516554233

Precio tarifa (impuestos incl.): 269 €

Precio recomendado: 249 €

*Promoción válida hasta fin de existencias

Aspiradores con bolsa



Compact C1 EcoLine Parquet

-30 €


- Potencia máxima de 550 W
- Filtro AirClean
- Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5 litros
- Cepillo de cerdas sintéticas
- Juego de 3 accesorios
- Radio de acción: 9 metros
- Color: Blanco loto

N.º Material: 10693520
Cód. EAN: 4002515841877

Precio tarifa (impuestos incl.): 259 €

Precio recomendado: 229 €

*Promoción válida hasta fin de existencias



Compact C1 PowerLine

-20 €


- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean
- Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5 l
- Cepillo redondo con cerdas sintéticas
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 5,5 m
- Radio de acción: 9 m
- Color: Rojo mango

N.º Material: 10693490
Cód. EAN: 4002515841846

Precio tarifa (impuestos incl.): 229 €

Precio recomendado: 209 €

*Promoción válida hasta fin de existencias



Classic C1 Flex

Bolsas recogepolvo de regalo**

-20 €

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean GN de 4,5 l
- Cepillo redondo con cerdas sintéticas
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 5,5 m
- Radio de acción: 9 m
- Accesorio plano flexible extralargo
- Mango XXL
- Color: Blanco Loto

N.º Material: 12030020
Cód. EAN: 4002516554059

Precio tarifa (impuestos incl.): 219 €

Precio recomendado: 199 €

*Promoción válida hasta fin de existencias

** Por la compra de un aspirador de los modelos seleccionados hasta el 31.03.25 Miele te regala una caja de 4 bolsas recogepolvo o un 40% de descuento en el set XXL con 16 bolsas recogepolvo + filtro Hepa. El cupón es redimible en www.miele.es

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de los aspiradores sin bolsa Miele



Tecnología Vortex

Máximo rendimiento de limpieza: una corriente de aire de más de 100 km/h retira perfectamente el polvo fino y la suciedad gruesa.



Diseño compacto

Pequeño pero potente: su diseño compacto permite un manejo cómodo incluso en estancias pequeñas.



Ruedas TrackDrive

Seguro y manejable: gracias a sus ruedas laterales siempre sigue su camino y no se desvía.



Sólo en Miele Vaciado higiénico


Innovadora separación del polvo: vaciado del polvo fino y de la suciedad gruesa por separado.



Sólo en Miele Accesorios de alta calidad

Accesorios integrados o en el clip: accesorio para tapicerías, accesorio plano y un cepillo.

Aspiradores sin bolsa



Boost CX1 Cat & Dog

-70 €


- Poder de limpieza potente gracias a la tecnología Vortex - 890 W
- Filtro HEPA
- Mando giratorio de 4 posiciones
- Radio de acción: 10 m
- Turbocepillo STB 305-3 especial para mascotas
- Color: Negro Obsidian

N.º Material: 11666940
Cód. EAN: 4002516384748

Precio tarifa (impuestos incl.): 419 €

Precio recomendado: 349 €

*Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025



Boost CX1 Parquet PowerLine

-60 €


- Poder de limpieza potente gracias a la tecnología Vortex - 890 W
- Filtro HEPA
- Mando giratorio de 4 posiciones
- Radio de acción: 10 m
- Cepillo especial "Parquet Twister" SBB 300-3
- Color: Blanco Loto

N.º Material: 11666930
Cód. EAN: 4002516384731

Precio tarifa (impuestos incl.): 389 €

Precio recomendado: 329 €

*Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025



Boost CX1

-50 €

- Poder de limpieza potente gracias a la tecnología Vortex - 890 W
- Filtro higiénico AirClean
- Mando engorriónico
- Radio de acción: 10 m
- Cepillo multifunción SEB 365-3
- Color: Blanco loto

N.º Material: 11666960
Cód. EAN: 4002516384755

Precio tarifa (impuestos incl.): 349 €

Precio recomendado: 299 €

*Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2025

Accesorios y consumibles

Lavado



Set 4 UltraPhase 1 + TwinDos Care + UltraPhase 2

Detergente líquido de 2 componentes para prendas blancas, de color y delicadas.

N.º Material: 95006980

Cód. EAN: 4002516806578

Precio tarifa (impuestos incl.): 89,99 €

Precio recomendado: 79,99 €

*Promoción disponible desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025



3x UltraColor 1x Sport

Set formado por 3 detergentes UltraColor para tejidos de color y 1 detergente Sport perfecto para ropa deportiva

N.º Material: 12141080

Cód. EAN: 4002516625278

Precio tarifa (impuestos incl.): 52,99 €

Precio recomendado: 42,99 €

*Promoción disponible desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025

Lavavajillas



PowerDisk All in 1

Set promocional con 6 Uds de detergente para lavavajillas con AutoDos

N.º Material: 11841360

Cód. EAN: 4002516456117

Precio tarifa (impuestos incl.): 59,99 €

Precio recomendado: 44,99 €

*Promoción disponible desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025



Fragrance Selection

Selección de las 3 fragancias favoritas de Miele para tu secadora

N.º Material: 12378050

Cód. EAN: 4002516717232

Precio tarifa (impuestos incl.): 32,99 €

Precio recomendado: 24,99 €

*Promoción disponible desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025



Special Set 1x Intenseclean 2x Dishclean

Para una limpieza higiénica en el lavavajillas

N.º Material: 11407540

Cód. EAN: 4002516276685

Precio tarifa (impuestos incl.): 37,99 €

Precio recomendado: 29,99 €

*Promoción disponible desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2025



Special Set Ultratabs 60 + Sal+ Abrillantador

Set de detergentes para una excelente limpieza y secado del lavavajillas

N.º Material: 12346220

Cód. EAN: 4002516707196

Precio tarifa (impuestos incl.): 27,99 €

Precio recomendado: 21,99 €

*Promoción disponible desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025

Accesorios y consumibles

Aspiración



Active AirClean Filter SF-AA50*

Filtro anti-olor ideal para mascotas

N.º Material: 9616110
Cód. EAN: 4002515315590

Precio tarifa (impuestos incl.): 21,99 €
Precio recomendado: 17,99 €

Active AirClean Filter SF-AA30*

N.º Material: 9616080
Cód. EAN: 4002515315583

Precio tarifa (impuestos incl.): 21,99 €
Precio recomendado: 17,99 €

*Promoción disponible desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025



HEPA AirClean pack XL SF-HA50*

Set 2x Filtro HEPA, alta filtración del 99,99% ideal para personas alérgicas

N.º Material: 11713280
Cód. EAN: 4002516403937

Precio tarifa (impuestos incl.): 64,99 €
Precio recomendado: 48,99 €

HEPA AirClean pack XL SF-HA30*

N.º Material: 11713340
Cód. EAN: 4002516403036

Precio tarifa (impuestos incl.): 64,99 €
Precio recomendado: 48,99 €

*Promoción disponible desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025

Cocción



Teppan Yaki Gourmet

Disfruta de una experiencia de cocinado única en las placas de inducción Miele

N.º Material: 11555900
Cód. EAN: 4002516349846

Precio tarifa (impuestos incl.): 299,99 €
Precio recomendado: 249,99 €

*Promoción disponible desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025



Pizza Stone

Piedra Gourmet de Miele para preparar pizza y hornear

N.º Material: 11901190
Cód. EAN: 4002516473077

Precio tarifa (impuestos incl.): 219,99 €
Precio recomendado: 176,99 €

*Promoción disponible desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2025

* SF-AA50 y SF-HA50: compatible con aspiradores Complete C2-C3 y Compact C1-C2
* SF-AA30 y SF-HA30: compatible con aspiradores Classic C1, Complete C1 y S2

Miele S.A.U.

Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 91 623 20 00

Atención al cliente

info@miele.es

Servicio Post-venta

miele.es/service

Miele online

miele.es

Miele Experience Center La Moraleja

Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66

Miele Experience Center Madrid

Claudio Coello, 17
28001 Madrid
Telf. 91 111 55 67

Miele Experience Center Las Rozas

Londres, 28A
28232 Las Rozas
Telf. 91 111 55 68

Miele Experience Center Barcelona

Avda. Diagonal, 413
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50

Miele Experience Center Bilbao

Plaza de Euskadi, 3
48009 Bilbao
Telf. 94 678 11 08

Miele Experience Center Valencia

Hernán Cortés 24
46004 Valencia
Telf. 96 110 65 35

**Síguenos en nuestros canales
de Miele España:**



Tu distribuidor oficial Miele: