


Miele



PROGRAMA ESPECIALISTAS
PRESTIGE PARTNER – EDICIÓN ENERO 2025

NUESTRO COMPROMISO

IMMER BESSER

BIENVENIDO A MIELE

Cuando nuestros bisabuelos fundaron esta empresa, tuvieron que encontrar una fórmula para diferenciarse de sus numerosos competidores si querían tener éxito. Para ello existen fundamentalmente dos vías: o se es mejor o se produce más barato que el resto. Ambas cosas a la vez son prácticamente imposibles. Se decidieron por la opción «mejor».

En los pasados 120 años, Miele ha ofrecido una y otra vez una convincente prueba de su compromiso de calidad con innumerables premios y primeros puestos en test de producto, pero ante todo nos enorgullece haber convencido a muchos millones de clientes satisfechos en todo el mundo. Es el resultado de una continuidad en los valores y objetivos que suele encontrarse solo en empresas familiares que miran a una tradición de muchas generaciones.

En este sentido, desde 1899 Miele no solo es sinónimo de productos de la más alta calidad e ingeniería, sino también de valores como el respeto, el aprecio y la lealtad mutua que nos unen a nuestros distribuidores, proveedores, clientes, empleados y vecinos.

Comprando Miele, cuidas el medio ambiente.

Por eso, en cada fase de los procedimientos de producción se procura consumir un mínimo de recursos naturales, y los productos marcan la pauta también en el consumo de energía, agua y productos de lavado, contribuyendo así al ahorro del hogar.*

Nosotros, como socios y miembros de la Dirección en la cuarta generación, nos comprometemos a que nada de esto cambie.

Atentamente,

Markus Miele

y

Reinhard Zinkann



DR. MARKUS MIELE Y
DR. REINHARD ZINKANN



IMMER BESSER


SIEMPRE DE MIELE

2	Bienvenido a Miele	
6	Hay muchas razones para elegir Miele	
8	Diseño ArtLine	
10	Touch2Open y SoftOpen	
12	Gama de cocción sin tiradores	
14	M Touch y DirectSensor	
	Colores de tendencia	16
	Soluciones para cocinas	20
	Resumen de gama	22
	Hornos multifunción ArtLine	25
	Hornos combinados con microondas ArtLine	27
	Hornos a vapor combinados ArtLine	29
	Calientaplatos Gourmet	32
	Máquinas de café de integración	35
	Vinotecas de integración	37



RAZONES PARA ELEGIR MIELE

Aquí encontrarás seis de ellas. Desde el año de su fundación en 1899, Miele se mantiene fiel a su compromiso de marca «Immer Besser» (Siempre mejor). Esto significa que hacemos todo lo posible por ser «Immer Besser» que nuestros competidores y «Immer Besser» de lo que lo somos hoy. Para nuestros clientes, significa la certeza de haber tomado una buena decisión: muy probablemente para toda la vida.



CALIDAD MIELE

Desde hace más de 120 años, mantenemos nuestro compromiso con los resultados perfectos: puedes confiar en Miele. En Miele somos el único fabricante del sector que testa sus productos para una vida útil de 20 años.

Puedes confiar en el buen funcionamiento de nuestros electrodomésticos durante toda su vida útil. Una vez que nuestros clientes adquieren Miele, se mantienen fieles a la marca y la recomiendan en todo el mundo. Nuestro compromiso con la calidad y durabilidad de nuestros electrodomésticos forma parte de nuestra promesa de futuro.

TECNOLOGÍA MIELE

Nos definen una tecnología fascinante y unos resultados excelentes con un mínimo consumo energético. Miele es garantía de resultados perfectos, ya sea cuando se habla de cuidado de las prendas o de la vajilla, como cuando se habla de cocción. Para ello, nuestros electrodomésticos están dotados con numerosas funciones innovadoras que solo encontrarás en Miele. Así lo corroboran innumerables primeros puestos en test de producto de renombrados institutos independientes en todo el mundo.




ARTESANÍA MIELE

Miele es sinónimo de una artesanía auténtica, en la que se funden la visión, la precisión y una gran atención a los detalles. Cada uno de nuestros productos se fabrica según los máximos estándares y se somete a un control de calidad exhaustivo, incluyendo la inspección manual de las superficies. Desde tiradores de una sola pieza de metal, hasta las medidas exactas para que los productos encajen a la perfección entre ellos, cada detalle importa en nuestro viaje hacia la perfección absoluta. Porque lo que más nos importa es tu satisfacción.



SERVICIO TÉCNICO MIELE

Nuestros clientes disfrutan de un trato preferente: esto lo garantiza nuestro Servicio técnico reconocido en numerosas ocasiones como el mejor del sector. Ponemos a tu disposición el servicio de puesta en funcionamiento con asesoramiento personalizado para conocer al detalle tus productos. Estamos siempre disponibles para ti. ¡Prometido!



MARCA MIELE

En muchos países, Miele es la marca más popular del sector. En el mercado alemán, Miele ha sido elegida entre otras muchas marcas como una de las mejores de todos los tiempos («best brand ever»). Esto desvela también algo sobre sus usuarios: los clientes de Miele tienen elevadas exigencias en cuanto a rendimiento, confort, diseño y sostenibilidad de sus electrodomésticos. El que compra Miele exige calidad y muestra estilo y buen gusto.

DISEÑO MIELE

Miele simboliza un lenguaje de formas claras, una elegancia siempre actual y un manejo intuitivo. Ya sea con el clásico selector giratorio, un discreto sensor o un display Touch de alta resolución, el manejo de un electrodoméstico Miele es fácil y altamente satisfactorio. Ningún otro fabricante ofrece la misma variedad de diseños, con armónicas líneas de diseño y una amplia selección de colores para los más diversos estilos y diseños frontales de mueble. Independientemente del estilo de tu cocina, Miele será siempre la mejor elección.

ARTLINE

LA PROPUESTA MINIMALISTA DE MIELE

Diseños puristas, marcadamente lineales, que protagonizan los ambientes y entornos más modernos.

Una estética inconfundible que cautiva tanto a arquitectos como a interioristas. Una elegancia atemporal que hace que las habitaciones y las cocinas se conviertan en piezas de arte. Nuestros diseñadores de producto han trasladado esta visión a los productos y así surge ArtLine, la primera gama de cocción empotrable sin tiradores. La puerta se abresuavemente gracias a las novedosas tecnologías Touch2Open y SoftOpen.





DISEÑO **ART** LINE

MINIMALISTA | SIN TIRADOR | PERFECTAMENTE INTEGRADO

Innovación y diseño reunidos para hacer posible que existan modelos sin tiradores.



Los productos ArtLine de Miele disponen de frontales totalmente lisos y enrasados de acuerdo con este concepto de diseño minimalista. Gracias a las exclusivas tecnologías Touch2Open y SoftOpen, la puerta se abre sin tirador.



Touch2Open

Una sola pulsación y la puerta se desbloquea y abre de forma totalmente cómoda y sencilla.


SoftOpen

Garantiza que la puerta se abra suavemente, hasta amortiguarla en su posición final.

Toda la cocina. Ahora sin tiradores.

Modelos sin tiradores que combinan a la perfección entre sí.





Hornos Miele

Con la función Clima, un toque adicional de humedad para unos resultados perfectos al hornear y asar (también disponible en formato compacto de 45 cm de altura).



Hornos combinados con microondas Miele

Ahorra hasta un 30 % de tiempo de preparación gracias a la combinación de las funciones convencionales con la función de microondas.



Hornos a vapor combinados Miele

Más sabor y más nutrientes gracias a la preparación respetuosa con vapor. Ofrece todas las ventajas de un horno a vapor, un multifunción y la combinación de ambos

Máquinas de café Miele

Con molinillo y conexión de agua para garantizar una experiencia única.



Calientaplatos Gourmet Miele

Mucho más que un calentaplatos con la función de cocción a baja temperatura.




Envasadores al vacío Miele

La preparación perfecta para la posterior función Sous-vide y tres niveles de vaciado.

Acondicionador de vino Miele

El lugar perfecto para conservar vinos de calidad, con varias zonas de temperatura regulables individualmente.

Las diferentes opciones en 45cm, 90cm o 180 cm, permiten almacenar a la vez diferentes tipos de vinos, así como champán o cava, según tus preferencias o con la temperatura de almacenamiento óptima.



🏠 | Miele



Ristretto



Espresso



Café




MANEJO

TÁCTIL Y SENCILLO




Manejo intuitivo, con tan solo pulsar: panel totalmente táctil M Touch con una pantalla completamente táctil. DirectSensor incluye teclas sensoras y un display para manejar el aparato cómodamente. Todos los tipos de manejo siguen el mismo concepto y se caracterizan por su brillo, durabilidad y detalles muy bien pensados.

UN TOQUE DE GENIALIDAD.



DISPLAY M TOUCH: MÁXIMA ELEGANCIA Y CONFORT

El innovador display totalmente táctil aúna estética y confort: maneja de forma rápida e intuitiva tu electrodoméstico pulsando directamente o deslizando el dedo por la pantalla. Es posible seleccionar multitud de funciones con tan solo una pulsación. El texto y los símbolos siempre están a la vista. Novedad: es posible ajustar la luminosidad del display.



DIRECTSENSOR: DISPLAY DE TEXTO DE CUATRO LÍNEAS.

Rápido acceso a la función deseada a través de las teclas sensoras. Navega por el display de texto de cuatro líneas para encontrar otras opciones y ajustes.



ARTLINE NEGRO MATE



COLORES

PARA UN PLACER ÚNICO

El diseño exclusivo e innovador de esta gama de cocción se convierte en el protagonista de la cocina. Modelos disponibles en Gris Grafito y Negro Obsidian. A estos dos colores se unen ahora los nuevos colores Negro Mate y Beige perla, para una perfecta integración en cualquier cocina. Elige el diseño que mejor se adapta a tu personalidad.

GRIS GRAFITO



NEGRO OBSIDIAN



NEGRO MATE



BEIGE PERLA



Dos propuestas de color para tu nueva cocina.



Negro mate

Este color es el aliado perfecto para un diseño vanguardista donde se destacan los electrodomésticos para transmitir un aura de elegancia contemporánea.



Beige perla

El Beige Perla se describe mejor como greige, una mezcla de gris y beige. La sobriedad del gris y la calidad del beige se unen para configurar un tono que cada vez es más tendencia. Con un sutil tono gris y una superficie de cristal brillante, los electrodomésticos en Beige Perla combinan a la perfección tanto con colores y materiales claros como oscuros.

Perfección sin tiradores

Todo un equipamiento Miele para cocinas prémium



Máquinas de café

Nuestra máquinas de café con sistema de granos son muy versátiles en lo referente al sabor perfecto y se integran a la perfección con el resto de la gama ArtLine.



ActiveDoor - Control de cierre y apertura por voz

Que tener las manos ocupadas no te impida abrir el frigorífico - Con "¡Hey Google, abre el frigorífico!" Abre tu frigorífico y deposita en él tus alimentos de manera fácil



Lavavajillas

Nuestros lavavajillas totalmente integrados se abren fácilmente con un simple toque gracias a **Knock2Open**.



Campanas extractoras

Existe también una amplia variedad de diseños de campanas extractoras para integrarse a la perfección en la cocina.



Placas de cocción

Todas nuestras placas de cocción se pueden montar enrasadas y su manejo es muy intuitivo.



Acondicionadores de vino

Los acondicionadores de vino de Miele nos ayudan a conservar nuestros vinos en condiciones óptimas, y su diseño les convierte en una pieza protagonista en el hogar para los amantes del vino.



Existe toda una gama de electrodomésticos Negro mate para equipar una cocina completa. Desde máquinas de café hasta placas de cocción o acondicionadores de vino.

Display M Touch

Diseño de gran tamaño y totalmente táctil para un máximo confort.



Horno Multifunción

H 7860 BPX

■ ■ 3.899€
■ ■ 3.999€



Horno microondas multifunción

H 7840 BMX

■ ■ 3.349€
■ ■ 3.449€



Horno a vapor combinado

DGC 7865 HCX Pro*

■ 5.699€
■ ■ 5.799€

* (con toma de agua y desagüe)



Horno compacto a vapor combinado

DGC 7840 HCX Pro

■ ■ 4.499€
■ ■ 4.599€



Máquina de café

CVA 7845


■ ■ 4.149€
■ ■ 4.249€



DGC 7860 HCX Pro

■ ■ 5.499€
■ ■ 5.599€

Eleva el diseño de tu cocina a un nivel superior:
diseños combinables con ambos displays



Envasador al vacío

Alto 14 cm
EVS 7010


■ ■ 2.699€
■ ■ 2.749€



Acondicionador de vino

Alto 45 cm
KWT 7112 iG

■ ■ 2.749€
■ ■ 2.849€



Acondicionador de vino

Alto 90 cm
KWT 6422 iG-1

■ ■ 3.199€
■ 3.299€

Display DirectSensor

Selección directa y display de texto de cuatro líneas



Horno Multifunción

H 7464 BPX

■ ■ 2.999€



Horno microondas multifunción

H 7440 BMX

■ ■ 2.649€



Horno a vapor combinado

DGC 7460 HCX Pro

■ ■ 3.899€



Horno compacto a vapor combinado

DGC 7440 HCX Pro


■ ■ 3.299€



Máquina de café

CVA 7440

■ ■ 3.199€




Calentaplatos Gourmet

Alto 14 cm

ESW 7010

■ ■ 1.449€

■ ■ 1.499€



Calentaplatos Gourmet

Alto 29 cm

ESW 7020

■ ■ 1.549€



Calentaplatos Gourmet

Alto 32 cm

ESW 7030

■ ■ 1.599€

¿Qué significa cada icono?

Todos los iconos de los hornos y cocinas de Miele de un vistazo



Control

Manejo intuitivo mediante un display táctil grande. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de 4 filas



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de 1 fila



Mando giratorio optimizado para la selección de los modos de funcionamiento, las temperaturas y los tiempos y display de texto de 1 fila.



Selección de funciones, temperaturas y tiempos a través del mando, indicaciones en el display de 7 segmentos



Superficie con acabado antiadherente para una fácil limpieza



Autolimpieza del interior del horno



La función Pirólisis elimina por completo la suciedad del interior del horno y de los accesorios.



Guías telescópicas FlexiClip

Extracción cómoda y segura de las bandejas y parrillas colocadas en las guías telescópicas



Función Clima

Combinación de una función convencional y humedad. Existen diferentes opciones según el equipamiento.



TasteControl


En su punto: después de un proceso de cocción temporizado, el horno se enfría y se evita una cocción excesiva.



Cámara

Monitorización del proceso de cocción gracias a la cámara situada en el interior



Hornos multifunción diseño ArtLine




Horno multifunción H 7464 BPX

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Función Clima y programas Automáticos
- Display DirectSensor
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- Sonda térmica
- Sistema de apertura Touch2Open
- Bandeja de repostería PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 553 x 579 x 547

H 7464 BPX





	Negro obsidian	11120930
	Gris grafito	11120940





Horno multifunción H 7860 BPX

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 l
- Función Clima y programas Automáticos
- Display totalmente táctil M Touch
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- **MotionReact:** detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y la luz interior
- **Cámara:** monitorización a distancia del proceso
- Sonda térmica inalámbrica
- Sistema de apertura Touch2Open
- Bandeja de repostería PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 553 x 579 x 547

H 7860 BPX

	Negro obsidian	11121120
	Gris grafito	11121130
	Negro mate*	12347880
	Beige perla	12624370



¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos combinados con microondas de Miele



Control

Manejo intuitivo mediante un display táctil grande. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de 4 filas



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de 1 fila



Confort de mantenimiento

Superficie con acabado antiadherente para una fácil limpieza



Potencia del microondas

Potencia del microondas: 1.000 vatios



Funcionamiento combinado

Versatilidad y ahorro de tiempo gracias a la combinación de una función convencional con microondas, ahorra hasta un 30 % de tiempo



Sonda térmica


Cocción al grado preciso de los alimentos gracias a la medición de la temperatura interior



Cocción a baja temperatura

Recetas con carne perfectas gracias a la cocción a baja temperatura

Hornos compactos con microondas diseño Artline



Horno compacto con microondas H 7440 BMX

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Programas Automáticos
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Sistema de apertura Touch2Open
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 446 x 542

H 7440 BMX

- Negro obsidiano
- Gris grafito

11119510
11119520



Horno compacto con microondas H 7840 BMX


- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Programas Automáticos
- **Display totalmente táctil M Touch**
- Programas Automáticos
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Sistema de apertura Touch2Open
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- **MotionReact:** detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y la luz
- **Sonda térmica**
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 446 x 542

H 7840 BMX


- Negro obsidiano
- Gris grafito
- Negro mate*
- Beige perla

11119590
11119600
12347870
12624360

Instalación en armario alto



Instalación bajo encimera



¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos a vapor combinados DGC Pro



Manejo

Manejo intuitivo mediante un display grande táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Manejo intuitivo mediante un display grande táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Teclas sensoras para la selección directa de los tiempos y las funciones, display de 4 filas.



HydroClean

Función de autolimpieza fácil.



Volumen interior del horno

Volumen interior del horno: 67 l



Volumen interior del horno: 47 l



Cocción Sous-vide

Función en la que los alimentos se preparan a baja temperatura, envasados al vacío



Función combinada

Resultados perfectos a la hora de hornear y asar gracias a la combinación de calor húmedo y seco.



Tecnologías de vapor

Rápida generación y distribución homogénea del vapor gracias a los 2 inyectores.




Suministro de agua

Conexión para la entrada de agua limpia y el desagüe para una cómoda cocción al vapor.



Depósito de agua extraíble para llenarlo y vaciarlo fácilmente.

Hornos a vapor combinados XL diseño ArtLine



Horno a vapor combinado compacto DGC 7440 HCX Pro

- Volumen interior: 47 litros con 3 niveles.
Para un hueco de 45cm de alto
- **Gran display DirectSensor** con panel autoelevable con depósitos de agua
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea y rápida del vapor
- Un verdadero tres en uno: ofrece todas las ventajas de un horno a vapor, un multifunción y la combinación de ambos
- Depósito de agua interno de 1,4 L
- **Limpieza automática con HydroClean**
- Cocción Menú y programas Automáticos
- Función Sous-vide
- **Función Mix and Match:** Cocina diferentes alimentos a la vez. Combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Accesorios: bandeja universal y parrilla con PerfectClean. Bandeja perforada y sin perforar de acero Inoxidable
- Eficiencia energética A+
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569

DGC 7440 HCX Pro

- Negro obsidiano 12120290
- Gris grafito 12120330




Horno a vapor combinado compacto DGC 7840 HCX Pro

- Volumen interior: 47 litros con 3 niveles.
Para un hueco de 45cm de alto
- **Gran display M Touch** con sensor de proximidad y panel autoelevable con depósitos de agua
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea y rápida del vapor
- Un verdadero tres en uno: ofrece todas las ventajas de un horno a vapor, un multifunción y además la combinación de ambos
- Depósito de agua interno de 1,4 L
- **Limpieza automática con HydroClean**
- Cocción Menú y programas Automáticos
- Función Sous-vide
- **Función Mix and Match:** Cocina diferentes alimentos a la vez. Combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno
- **Sonda térmica inalámbrica**
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Accesorios: bandeja universal y parrilla con PerfectClean, 2 bandeja perforada y sin perforar de acero Inoxidable. Guías telescópicas FlexiClip
- Eficiencia energética A+
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569


DGC 7840 HCX Pro

- Negro obsidiano 12120550
- Gris grafito 12120560
- Negro mate* 12343020
- Beige perla 12624650

Instalación en armario alto





Instalación con envasadora al vacío



EVS 7010

Hornos a vapor combinados XXL diseño ArtLine




Horno a vapor combinado DGC 7460 HCX Pro

- Horno a vapor combinado 67L. Para un hueco de 60cm de alto
- Gran display DirectSensor con panel autoelevable con depósitos de agua
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea y rápida del vapor
- Un verdadero tres en uno: ofrece todas las ventajas de un horno a vapor, un multifunción y además la combinación de ambos
- Depósito de agua interno de 1,4 L
- **Limpieza automática con HydroClean**
- Cocción Menú y programas Automáticos
- Función Sous-vide
- **Función Mix and Match:** Cocina diferentes alimentos a la vez. Combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Accesorios: bandeja universal y parrilla con PerfectClean. Bandeja perforada y sin perforar de acero Inoxidable
- Eficiencia energética A+
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567

Horno a vapor combinado DGC 7860 HCX Pro

- Horno a vapor combinado 67L. Para un hueco de 60cm de alto
- Gran display M Touch con sensor de proximidad y panel autoelevable con depósitos de agua
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea y rápida del vapor
- Un verdadero tres en uno: ofrece todas las ventajas de un horno a vapor, un multifunción y además la combinación de ambos
- Depósito de agua interno de 1,4 L
- **Limpieza automática con HydroClean**
- Cocción Menú y programas Automáticos
- Función Sous-vide
- **Función Mix and Match:** Cocina diferentes alimentos a la vez. Combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno
- **Sonda térmica inalámbrica**
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Accesorios: bandeja universal y parrilla con PerfectClean, 2 bandeja perforada y sin perforar de acero Inoxidable. Guías telescópicas FlexiClip
- Eficiencia energética A+
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567



DGC 7460 HCX Pro

- Negro obsidian 12120360
- Gris grafito 12120370


DGC 7860 HCX Pro

- Negro obsidian 12120650
- Gris grafito 12120660
- Negro mate* 12343040
- Beige perla 12624670

Hornos a vapor combinados XXL diseño ArtLine




Instalación en armario alto



Horno a vapor combinado DGC 7865 HCX Pro

- Horno a vapor combinado 67L. Para un hueco de 60cm de alto
- Gran display M Touch con sensor de proximidad y panel autoelevable
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea y rápida del vapor
- Un verdadero tres en uno: ofrece todas las ventajas de un horno a vapor, un multifunción y además la combinación de ambos
- **Directwater Plus: Conexión directa a la toma de agua y de desagüe**
- **Limpieza automática con HydroClean**
- Cocción Menú y programas Automáticos
- Función Sous-vide
- Función Mix and Match: Cocina diferentes alimentos a la vez. Combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Accesorios: bandeja universal y parrilla con PerfectClean, 2 bandeja perforada y sin perforar de acero Inoxidable. Guías telescópicas FlexiClip
- Eficiencia energética A+
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567


Instalación bajo encimera



DGC 7865 HCX Pro

■ Negro obsidian	12120870
■ Negro mate*	12343050
■ Beige perla	12624590

Calientaplatos Gourmet





Calientaplatos Gourmet

ESW 7010

- Calientaplatos Gourmet para hueco de 14 cm de altura
- Diseños VitroLine y ArtLine
- Capacidad: vajilla para 6 personas
- Sistema de apertura Push2open
- Atemperar tazas y platos
- Mantener calientes los alimentos
- Cocción a baja temperatura
- Conectividad: Miele@home, WiFiConn@ct, gestión a través de la App Miele@mobile
- Medidas del calentaplatos en mm (An x Alt x Fo): 595 x 141 x 570

ESW 7010

■ Negro obsidiano	11149250
■ Gris grafito	11149260
■ Negro mate*	12343000
■ Beige perla	12625490



Calientaplatos Gourmet



Calientaplatos Gourmet ESW 7020

- Calientaplatos Gourmet para hueco de 29 cm de altura
- Diseños PureLine, VitroLine y ArtLine
- Capacidad: vajilla para 12 personas
- Sistema de apertura Push2open
- Atemperar tazas y platos
- Mantener calientes los alimentos
- Cocción a baja temperatura
- Conectividad: Miele@home, WiFiConn@ct, gestión a través de la App Miele@mobile
- Medidas del calentaplatos en mm (An x Alt x Fo): 595 x 289 x 570

EWS 7020

- Negro obsidian
- Gris grafito

11149270
11149280



Calientaplatos Gourmet ESW 7030


- Calientaplatos Gourmet para hueco de 32 cm de altura
- La combinación perfecta junto a un horno de 60 cm para completar un hueco de 90 cm de alto
- Medidas del calentaplatos en mm
- (An x Alt x Fo): 595 x 317 x 570

EWS 7030

- Negro obsidian
- Gris grafito


11326660
11326670

ESW 7020




En combinación con un aparato de 60 cm

EWS 7030



En combinación con un aparato de 60 cm

Envasadores al vacío






Envasador al vacío

EVS 7010


- Envasador al vacío para hueco de 14 cm de altura
- Capacidad 8 l
- Panel de control con símbolos
- Sistema de apertura Push2open
- Preparación de los alimentos para la cocción "Sous-vide"
- **Envasado al vacío de bolsas de diferentes tamaños y de recipientes**
- Tres niveles de vaciado y sellado
- Sistema de apertura Push2open
- Medidas del envasador en mm (An x Alt x Fo): 595 x 141 x 570

EVS 7010

- Negro obsidiano: 11149310
- Gris grafito: 11149320
- Negro mate* 12343010
- Beige perla 12625520



Máquina de café de integración



Máquina de café empotrable diseño


CVA 7440

- Máquina de café empotrable para diseños VitroLine/ArtLine para un hueco de 45 cm
- Display DirectSensor
- One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
- AromaticSystemFresh: innovador molinillo que muele café para cada preparación
- Capacidad de café: 300 g
- Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
- Función de aclarado automático
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WiFiConnect
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 595 x 455,5 x 475

CVA 7440


- Negro obsidiano: 11164850
- Gris grafito: 11164860

Máquinas de café de integración







Máquina de café integrable CVA 7845


- Máquina de café empotrable para diseños VitroLine/ArtLine para un hueco de 45 cm con toma de agua o depósito.
- Display táctil M Touch
- One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
- **CoffeeSelect: hasta 3 tipos de café diferentes**
- AromaticSystemFresh: innovador molinillo que muele café para cada preparación
- AutoClean y AutoDescalc: limpieza y descalcificación de la máquina automáticas
- Capacidad de café: 210g /150g /150g
- Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz de la máquina
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WiFiConnect
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 595 x 455,5 x 475



CVA 7845

	Negro obsidiana:	11164890
	Gris grafito:	11164900
	Negro mate*	12388690
	Beige perla	12642370

Acondicionadores de vino de integración





Acondicionador de vinos KWT 7112 iG

- Para hueco de 45 cm de altura
- Sistema de apertura Push2Open
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Panel de mandos TouchControl
- Número de zonas de temperatura: 1
- 2 parrillas de madera FlexiFrame Plus
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Capacidad útil total: 47 l
- Miele@home, WiFiConn@ct, accesorios para la conexión XKV 3000 KF y XKS 3130 W, incluidos.
- Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 559

KWT 7112 iG

	Negro obsidiano	11186580
	Gris grafito	11186670
	Negro mate*	12204800
	Beige perla	12615940





Acondicionador de vinos KWT 6422 iG - 1

- Sistema de apertura Push2Open
- Iluminación mediante LEDs
- Panel de mandos TouchControl
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Número de zonas de temperatura: 2
- 2 parrillas de madera FlexiFrame
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Capacidad útil total: 104 l
- Miele@home, WiFiConn@ct, accesorio para la conexión XKS 3130 W incluido.
- Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 595 x 909 x 572

KWT 6422 iG - 1

	Negro obsidiano	12364280
	Gris grafito	12364300
	Beige perla	12615910



PÁGINA	DESIGNACIÓN DEL MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	Nº DE MATERIAL	P.V.P. TARIFA	P.V.P. RECOMENDADO
HORNOS MULTIFUNCIÓN						
25	H 7464 BPX	Negro obsidian	4002516172697	11120930	2.479 €	2.999 €
25	H 7464 BPX	Gris grafito	4002516172772	11120940	2.479 €	2.999 €
25	H 7860 BPX	Negro obsidian	4002516173007	11121120	3.222 €	3.899 €
25	H 7860 BPX	Gris grafito	4002516172901	11121130	3.222 €	3.899 €
25	H 7860 BPX	Negro mate	4002516751670	12347880	3.305 €	3.999 €
25	H 7860 BPX	Beige perla	4002516835575	12624370	3.305 €	3.999 €
HORNOS COMPACTOS CON MICROONDAS						
27	H 7440 BMX	Negro obsidian	4002516172741	11119510	2.189 €	2.649 €
27	H 7440 BMX	Gris grafito	4002516172918	11119520	2.189 €	2.649 €
27	H 7840 BMX	Negro obsidian	4002516172925	11119590	2.768 €	3.349 €
27	H 7840 BMX	Gris grafito	4002516172666	11119600	2.768 €	3.349 €
27	H 7840 BMX	Negro mate	4002516751243	12347870	2.850 €	3.449 €
27	H 7840 BMX	Beige perla	4002516835967	12624360	2.850 €	3.449 €
HORNOS A VAPOR COMBINADOS						
29	DGC 7440 HCX Pro	Negro obsidian	4002516631392	12120180	2.726 €	3.299 €
29	DGC 7440 HCX Pro	Gris grafito	4002516631293	12120290	2.726 €	3.299 €
29	DGC 7840 HCX Pro	Negro obsidian	4002516631750	12120550	3.718 €	4.499 €
29	DGC 7840 HCX Pro	Gris grafito	4002516631767	12120560	3.718 €	4.499 €
29	DGC 7840 HCX Pro	Negro mate	4002516720249	12343020	3.801 €	4.599 €
29	DGC 7840 HCX Pro	Beige perla	4002516823667	12624650	3.801 €	4.599 €
30	DGC 7460 HCX Pro	Negro obsidian	4002516631712	12120360	3.222 €	3.899 €
30	DGC 7460 HCX Pro	Gris grafito	4002516631811	12120370	3.222 €	3.899 €
30	DGC 7860 HCX Pro	Negro obsidian	4002516631774	12120650	4.545 €	5.499 €
30	DGC 7860 HCX Pro	Gris grafito	4002516631699	12120660	4.545 €	5.499 €
30	DGC 7860 HCX Pro	Negro mate	4002516720256	11234040	4.627 €	5.599 €
30	DGC 7860 HCX Pro	Beige perla	4002516822400	12624670	4.627 €	5.599 €
31	DGC 7865 HCX Pro	Negro obsidian	4002516643845	12120870	4.710 €	5.699 €
31	DGC 7865 HCX Pro	Negro mate	4002516720256	12343050	4.793 €	5.799 €
31	DGC 7865 HCX Pro	Beige perla	4002516823490	12624590	4.793 €	5.799 €
CALIENTAPLATOS						
32	EWS 7010	Negro obsidian	4002516162544	11149250	1.198 €	1.449 €
32	EWS 7010	Gris grafito	4002516162551	11149260	1.198 €	1.449 €
32	EWS 7010	Negro mate	4002516719953	12343000	1.239 €	1.499 €
32	EWS 7010	Beige perla	4002516822301	12625490	1.239 €	1.499 €
33	EWS 7020	Negro obsidian	4002516162636	11149270	1.280 €	1.549 €
33	EWS 7020	Gris grafito	4002516162643	11149280	1.280 €	1.549 €
33	EWS 7030	Negro obsidian	4002516247333	11326660	1.322 €	1.599 €
33	EWS 7030	Gris grafito	4002516247586	11326670	1.322 €	1.599 €

PÁGINA	DESIGNACIÓN DEL MODELO	COLOR	CÓDIGO EAN	Nº DE MATERIAL	P.V.P. TARIFA	P.V.P. RECOMENDADO
ENVASADORES AL VACÍO						
34	EVS 7010	Negro obsidian	4002516162520	11149310	2.231 €	2.699 €
34	EVS 7010	Gris grafito	4002516162537	11149320	2.231 €	2.699 €
34	EVS 7010	Negro mate	4002516823643	12343010	2.272 €	2.749 €
34	EVS 7010	Beige perla	4002516823643	12625520	2.272 €	2.749 €
MÁQUINAS DE CAFÉ DE INTEGRACIÓN						
35	CVA 7440	Negro obsidian	4002516140191	11164850	2.644 €	3.199 €
35	CVA 7440	Gris grafito	4002516140207	11164860	2.644 €	3.199 €
36	CVA 7845	Negro obsidian	4002516140238	11164890	3.429 €	4.149 €
36	CVA 7845	Gris grafito	4002516140245	11164900	3.429 €	4.149 €
36	CVA 7845	Negro mate	4002516722052	12388690	3.511 €	4.249 €
36	CVA 7845	Beige perla	4002516825425	12642370	3.511 €	4.249 €
ACONDICIONADORES DE VINO DE INTEGRACIÓN						
37	KWT 7112 iG	Negro obsidian	4002516150923	11186580	2.272 €	2.749 €
37	KWT 7112 iG	Gris grafito	4002516150916	11186570	2.272 €	2.749 €
37	KWT 7112 iG	Beige perla	4002516813392	12615940	2.355 €	2.849 €
37	KWT 7112 iG	Negro Mate	4002516643135	12204800	2.355 €	2.849 €
37	KWT 6422 iG-1	Negro obsidian	4002516712312	12364280	2.644 €	3.199 €
37	KWT 6422 iG-1	Gris grafito	4002516712336	12364300	2.644 €	3.199 €
37	KWT 6422 iG-1	Beige perla	4002516813385	12615910	2.726 €	3.299 €

Miele S.A.U.

Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega,
Alcobendas
Telf. 91 623 20 00

Atención exclusiva para el distribuidor especialista

Telf. 91 623 20 22

domestic-kitchen@miele.es (pedidos e información de producto)

domestic-service@miele.es (asistencia técnica y repuestos)

Atención al consumidor

Telf. 91 623 20 00
info@miele.es

Miele online
miele.es

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:



Miele Experience Center La Moraleja

Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66

Miele Experience Center Madrid

Claudio Coello, 17
28001 Madrid
Telf. 91 111 55 67

Miele Experience Center Las Rozas

Londres, 28A
28232 Las Rozas
Telf. 91 111 55 68

Miele Experience Center Barcelona

Av. Diagonal 413
08008 Barcelona
Telf. 93 292 04 5

Miele Experience Center Bilbao

Plaza de Euskadi, 3
48009 Bilbao
Telf. 94 678 11 08

Miele Experience Center Valencia

Hernán Cortés 24
46004 Valencia
Telf. 96 110 65 35

Tu distribuidor oficial Miele: