

Miele

TU COCINA MIELE

UN OASIS DE DISEÑO Y CALIDAD





ELECTRODOMÉSTICOS DISEÑADOS
PARA DURAR 20 AÑOS*

CALIDAD POR DELANTE DE SU TIEMPO



DESCÚBRELO EN MIELE.ES

*Más información en miele.es/20años

NUESTRO COMPROMISO

IMMER BESSER

BIENVENIDO A MIELE

Cuando nuestros bisabuelos fundaron esta empresa, tuvieron que encontrar una fórmula para diferenciarse de sus numerosos competidores si querían tener éxito. Para ello existen fundamentalmente dos vías: o se es mejor o se produce más barato que el resto. Ambas cosas a la vez son prácticamente imposibles. Se decidieron por la opción «mejor».

En los pasados 120 años, Miele ha ofrecido una y otra vez una convincente prueba de su compromiso de calidad con innumerables premios y primeros puestos en test de producto, pero ante todo nos enorgullece haber convencido a muchos millones de clientes satisfechos en todo el mundo. Es el resultado de una continuidad en los valores y objetivos que suele encontrarse solo en empresas familiares que miran a una tradición de muchas generaciones.



En este sentido, desde 1899 Miele no solo es sinónimo de productos de la más alta calidad e ingeniería, sino también de valores como el respeto, el aprecio y la lealtad mutua que nos unen a nuestros distribuidores, proveedores, clientes, empleados y vecinos.

Comprando Miele, cuidas el medio ambiente. Por eso, en cada fase de los procedimientos de producción se procura consumir un mínimo de recursos naturales, y los productos marcan la pauta también en el consumo de energía, agua y productos de lavado, contribuyendo así al ahorro del hogar.

Nosotros, como socios y miembros de la Dirección en la cuarta generación, nos comprometemos a que nada de esto cambie.

Atentamente,

Markus Miele

Rainer Ziegler

MULTITUD DE RAZONES

PARA ELEGIR MIELE

Desde el año de su fundación en 1899, Miele se mantiene fiel a su compromiso de marca «Immer Besser» (Siempre Mejor). Esto significa que hacemos todo lo posible por ser «Immer Besser» que nuestros competidores y «Immer Besser» de lo que lo somos hoy. Queremos lograr la felicidad de nuestros clientes facilitando su día a día, siempre con los mejores productos. Para nuestros clientes significa la certeza de haber tomado una buena decisión: muy probablemente para toda la vida.

CALIDAD MIELE

Desde hace más de 120 años, mantenemos nuestro compromiso con los resultados perfectos: puedes confiar en Miele. En Miele somos el único fabricante que testa sus productos para una vida útil de 20 años. El compromiso con la calidad y durabilidad de nuestros electrodomésticos forma parte de nuestra promesa de futuro.

DURABILIDAD*

Miele es líder indiscutible en durabilidad. Nuestros productos están testados para una vida útil de 20 años. Algunos motores de automóviles se prueban durante 3.000 horas, nosotros probamos el rendimiento de nuestras máquinas hasta 10.000 horas, solo así garantizamos los mejores resultados.

*Más información en miele.es/20años



DISEÑO

Miele es sinónimo de formas claras, elegancia atemporal y manejo intuitivo. Nuestro diseño representa los valores de la marca: innovación, fascinación y calidad. El manejo de un electrodoméstico Miele es fácil y satisfactorio. Independientemente del estilo de tu cocina, Miele será siempre la mejor elección.

SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad forma parte del ADN de nuestra marca. En los últimos 20 años, hemos conseguido reducir el consumo de energía y agua de nuestros productos sin comprometer la calidad. Nuestros electrodomésticos se convierten en una pieza clave en cada proyecto, con el fin de conseguir certificaciones tan relevantes como: Breeam, Leed, Passiv haus.

TECNOLOGÍA

Miele pretende simplificar tu vida cotidiana haciéndola más eficiente con soluciones integrales para el hogar inteligente. La tecnología de Miele permite a su vez resultados excelentes con un mínimo consumo energético.

EXPERIENCIAS A TU MEDIDA

Elegir Miele conlleva multitud de experiencias a tu medida: desde recibir en casa un técnico que te asesore personalmente hasta un taller de cocina personalizado en tu propio hogar con un chef de Miele. Nos comprometemos a superar tus expectativas.

SERVICIO TÉCNICO

La seguridad y total tranquilidad también están garantizadas por nuestro equipo de técnicos oficiales. Sea con una atención en remoto o de forma presencial, Miele te garantiza una respuesta rápida y eficaz.



SOSTENIBILIDAD

PARA EL PLANETA, NUESTRO ÚNICO HOGAR

Nuestro compromiso por mejorar nuestro único hogar está presente en todo momento en Miele y nos ha llevado a conseguir prestigiosos premios de sostenibilidad. Constantemente trabajamos haciendo que el cuidado del medioambiente sea clave en cada etapa del ciclo de vida de nuestros productos y servicios, así como en los hogares de nuestros clientes.

Nuestro objetivo final es conseguir que los electrodomésticos no dejen huella en el medioambiente. ¿Te unes?



Conoce el informe de sostenibilidad de Miele

MIELE
MARCA DE ELECTRODOMÉSTICOS
SOSTENIBLES DEL AÑO
VII EDICIÓN PREMIOS
INTERIORES

Mediante la **economía circular**, se consigue tener residuo cero, dando a todos los materiales utilizados en nuestros electrodomésticos una nueva vida, consiguiendo que vuelvan a formar parte del ciclo. El objetivo final es que los productos duren más, repararlos si es necesario y reutilizar y reciclar piezas y materiales para evitar residuos. Todo ello contribuirá a reducir nuestra huella ambiental.

Neutros en huella de carbono: Miele está comprometida con la iniciativa Science Based Targets (SBTi) y somos neutros en carbono en todos nuestros emplazamientos. Un hito importante en este camino es la reducción de las emisiones en la fase de uso de nuestros productos en los hogares, que son los principales contribuyentes a nuestra huella de carbono global - en un 15% desde 2019 hasta 2030.

Rutas inteligentes: La filosofía sostenible de Miele impacta también en la planificación de las rutas logísticas, restando diariamente kilómetros de nuestros vehículos y transportes de forma que se reduzcan las emisiones.

Más del 50% de nuestro presupuesto de **Investigación y Desarrollo** se destina a desarrollar electrodomésticos y servicios más sostenibles. La mayoría de las lavadoras Miele vendidas en 2020 alcanzaron la clase de eficiencia más alta del mercado.

EL BUEN GUSTO

COMIENZA EN EL DISEÑO

Coincidimos con Oscar Wilde, quien dijo que el buen gusto es tan sencillo como conformarse únicamente con lo mejor. Con esta idea en mente, hemos desarrollado nuestra gama de cocción: exterior impactante y manejo intuitivo. Descubre las tres líneas de diseño más sofisticadas.

“

*LAS IDEAS SON
UNA DE LAS POCAS COSAS
QUE SE MULTIPLICAN
CUANDO SE COMPARTEN.*

Andreas Enslin, Vicepresident Design Centre



reddot winner 202

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años



UN MUNDO DE POSIBILIDADES

LÍNEAS DE DISEÑO

En Miele, el diseño es mucho más que la apariencia de un objeto; es la vivencia misma de su uso. Bajo esta exigencia, nuestros diseñadores e ingenieros, estudian continuamente los mercados internacionales, en los que está presente Miele, para poder diseñar un surtido único que se asocie a las tendencias actuales.



H 7440BM · DGC 7440 · DGM 7440 · ESW 7010 · EYS 7010

VITROLINE | Atemporal, cristal protagonista y tirador.



CVA 7840 · H7860 · DGM 7840 · EYS 7010 · ESW 7010

PURELINE | Líneas horizontales, elevada proporción de cristal y tirador.



DGC 7860 HCX · H7860 BPX · H 7840 BMX · CVA 7845

ARTLINE | Minimalista, sin tiradores, integración perfecta.

FLEXIBILIDAD

PARA TODOS LOS GUSTOS

Independientemente del tipo de disposición que elijas, el resultado siempre será equilibrado.

Los frontales se adaptan a la perfección entre sí y ofrecen siempre una armoniosa imagen de conjunto, independientemente de su posición.

En diseño Panorámico, en Torre, en T o en CubiQ. Se ajustan a tu espacio y a tus necesidades.



H 7840 BM · H 7860 BP · ESW 7020

DISEÑO EN TORRE

Perfección vertical: Horno, horno a vapor, horno combinado o microondas. El diseño en torre te permite utilizar cómodamente todos los electrodomésticos.



KWT 6422 · CVA 7845 · DGC 7840 HC

DISEÑO CUBIQ

Combinación concentrada: todo a la vista. La disposición de cuadrado te permite manejar cómodamente todos los electrodomésticos a la altura de tus ojos.



H 7840 BM · CVA 7845 · DGC 7840 · H 7860

DISEÑO EN T

Abierto a todo: ¿Se puede pedir más? Cinco electrodomésticos dispuestos simétricamente, con el diseño en T. Amplio espacio superior y lateral para los muebles de la cocina.

“ CUANDO TIENES TOTAL LIBERTAD PARA EXPLORAR TUS IDEAS, LAS POSIBILIDADES SON INFINITAS.

Kyle Connaughton (Chef de 3 Estrellas Michelin)



H 7840 BM · CVA 7840 · ESW 7010 · DGC7840

DISEÑO PANORÁMICO

Todo perfectamente alineado: con la alineación horizontal a la altura de los ojos tendrás todo a la vista y podrás acceder cómodamente.

COLORES

LA ARMONÍA PERFECTA

Electrodomésticos empotrados discretos con un diseño minimalista garantizan que el protagonismo recaiga en ti y en tu cocina.

Con los colores gris grafito, negro obsidiano, blanco brillante y negro/acero inox., Miele ofrece cuatro opciones de color de alta calidad que se integran armoniosamente en cualquier estilo de cocina, desde tradicional hasta contemporáneo o moderno.

La experiencia de Miele no se limita a garantizar unos resultados de cocción perfectos, sino que se extiende a los diseños de la cocina.

NEGRO OBSIDIAN



H 7464 BP

GRIS GRAFITO



H 7464 BP

BLANCO BRILLANTE



H 7464 BP

NEGRO OBSIDIAN/ACERO INOX



H 7464 CP EDST/CLST


MANEJO

TÁCTIL Y SENCILLO

Todos los tipos de manejo siguen el mismo concepto y se caracterizan por su brillo, durabilidad y detalles muy bien pensados.


M TOUCH · MÁXIMA ELEGANCIA Y CONFORT

El innovador display totalmente táctil aúna estética y confort: maneja de forma rápida e intuitiva tu electrodoméstico deslizando el dedo por la pantalla. Novedad: es posible ajustar la luminosidad del display.




M TOUCH S · SOFISTICADA ESTÉTICA Y FUNCIONALIDAD

Nuestra probada tecnología M Touch está disponible con la misma funcionalidad incluso en el display más compacto.




DIRECTSENSOR · SELECCIÓN DIRECTA Y DISPLAY DE TEXTO DE CUATRO LÍNEAS

Rápido acceso a la función deseada a través de las teclas sensoras. Otras funciones y ajustes se muestran en el display del texto de cuatro líneas.



DIRECTSENSOR S · SELECCIÓN DIRECTA Y DISPLAY DE TEXTO DE UNA LÍNEA

Rápido acceso a la función deseada a través de las teclas sensoras. Otras funciones y ajustes se muestran en el display de una línea.





CVA 7840 · H 7840 BP · KWT 7112 IG · EVS 7010 · DGC 7860 · KM 7878

MIELE@HOME

TU HOGAR CONECTADO

La vida no solo transcurre en la cocina. Por eso, muchos electrodomésticos de la Generación 7000 te ofrecen la libertad de manejarlos mediante tu smartphone o Tablet. Si usas Amazon Echo, puedes incluso comprobar cuándo está listo el asado mediante la función VoiceControl, una de entre muchas prácticas funciones. Podrás, a su vez, seguir el proceso de cocción en directo con Amazon Show y FoodView.

MIELE APP

Tu compañera perfecta: con la app Miele@home siempre tendrás bajo control tus electrodomésticos Miele. La app te proporciona información y servicios adicionales para tus aparatos Miele, asegurando un manejo fácil y rápido.



INTEGRACIÓN DE SMART HOME

Con las soluciones de nuestros colaboradores, los electrodomésticos Miele interconectados se integran en una Smart Home ya existente. La integración total de tecnología doméstica y electrodomésticos conlleva grandes ventajas en eficiencia energética, comodidad y seguridad.



ASISTENTE POR VOZ

Gracias al asistente por voz de Amazon Alexa puedes controlar el inicio de programa, ajustes y consultas de estado de tus electrodomésticos Miele de forma cómoda. Activa el perfil de Miele e inicia el control por voz, tendrás las manos libres para mayor confort, higiene y flexibilidad.



ELECTRODOMÉSTICOS INTELIGENTES

CONECTADOS EN RED

No es necesario que intervengas para que se ponga en marcha un electrodoméstico o se regulen los niveles de potencia. De esta forma se automatizan las acciones manuales o los pasos de manejo. La interconexión en red se lleva a cabo a través de los ajustes del aparato o de la App de Miele.



DESCUBRE TODOS LOS BENEFICIOS*

QUE OFRECE MIELE

H7840EM · CVA7845 · H7840BP · H 7860 · KWT7112G · EVS7010 · DGC7860

HORNOS

A VAPOR COMBINADOS

No solo podrás cocinar al vapor, hornear y combinar calor seco con humedad sino también gratinar, cocinar al vacío o deshidratar. Un sinfín de posibilidades para sorprender a tus invitados.



HydroClean

Los hornos a vapor Miele con interior de acero inoxidable se pueden limpiar fácilmente y sin esfuerzo gracias al sistema de autolimpieza HydroClean.



DualSteam (en hornos HC Pro)

Con la tecnología DualSteam, puedes obtener más nutrientes, vitaminas y sabores, gracias al control preciso de la temperatura.



Panel elevable con motor y SoftClose

Con tan solo una pulsación, el panel elevable se abre y cierra suavemente. Detrás se encuentra el depósito de agua.



Sonda térmica inalámbrica

La medición precisa de la temperatura interior del alimento garantiza que se mantenga exactamente el grado de cocción deseado.



Interior con acabado antiadherente PerfectClean

Alta calidad y fácil cuidado: el interior de nuestros hornos a vapor combinados DGC HC Pro de acero inoxidable.



Sous-vide

Los alimentos cocinados al vacío se cocinan con especial delicadeza a bajas temperaturas. La carne, pescado, verdura o fruta cocinada al vacío ofrece una experiencia única en cuanto a sabor.



Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

HORNOS

MULTIFUNCIÓN

Todos los hornos se construyen artesanalmente y de forma manual en nuestras fábricas de Alemania. Nuestros ingenieros cuidan hasta el mínimo detalle, diseñándolos de principio a fin. La capacidad interior está por encima del mercado, contando con 76 l y 5 posiciones de bandeja. Además, los hornos Miele disponen de una fácil limpieza gracias a la tecnología catalítica o pirolítica y el acabado PerfectClean.

Consigue resultados profesionales en casa gracias a la tecnología más intuitiva que se adapta a ti.



Función clima

El aporte de humedad inyecta vapor en el interior del horno. La carne queda jugosa por dentro y dorada por fuera. El pan estará esponjoso y crujiente.



Sonda térmica inalámbrica

Con la sonda térmica inalámbrica patentada por Miele podrás hornear carnes, pescados y aves al punto exacto. Y todo sin supervisión, ya que la indicación de tiempo restante te informa cuando se ha terminado de cocinar.



Arquitectura y diseño interior: OHLAB Foto: José Hevia



Funciones especiales

Programas que te permitirán fermentar la masa rápidamente, deshidratar fruta, descongelar o cocinar a baja temperatura. Solo tendrás que seleccionar la función deseada.



TasteControl

El interior del horno se puede enfriar por completo tras la cocción para que los platos no se sigan cocinando de forma involuntaria. La puerta se abre y se cierra de forma mecánica.



Cámara en el interior del horno

El proceso de cocción siempre a la vista. Soluciones inteligentes e innovadoras gracias a la cámara integrada en el interior del horno.



Función Crisp para resultados crujientes

Algunos alimentos como las croquetas o las patatas consiguen su máximo esplendor con una superficie crujiente. Esto se consigue mediante la reducción intencionada de la humedad del interior del horno.

PLACAS DE INDUCCIÓN



Reconocimiento inteligente del menaje

Los mandos sólo son visibles cuando hay algún menaje colocado, lo que garantiza un aspecto elegante. Si éste se mueve de posición, la placa lo detecta y seguirá con los ajustes preseleccionados.



TwinBooster

Para conseguir un inicio de cocción muy rápido: la función TwinBooster exclusiva de Miele concentra toda la potencia de dos zonas de cocción en una.



TempControl

Resultados de cocción perfectos en todo momento: la temperatura de la sartén se mantiene constante y nada puede quemarse.



Inducción total

Disfruta de una libertad sin límites, puedes utilizar toda la superficie de tu placa de cocción para cocinar, sin zonas de cocción predefinidas y con la máxima flexibilidad.



Revestimiento DiamondFinish

Robusto y sofisticado: el acabado resistente y de alta calidad DiamondFinish reduce el riesgo de arañazos. Este revestimiento especial de vidrio cerámico es dos veces más resistente que las superficies convencionales.



Manejo inteligente

Céntrate en cocinar: con Con@ctivity 3.0 tu campana sabe lo que tiene que hacer. La campana reacciona automáticamente a los ajustes de la placa.



KM 7897-2 FL Diamond

PLACAS

CON EXTRACTOR INTEGRADO



TwinInOne

Un excelente trabajo en equipo: cuando la extracción de vahos y la placa de cocción se convierten en uno. La acreditada tecnología de inducción de Miele combinada con una eficaz extracción de vahos se convierte en el protagonista de su cocina.



Plug&Play

El modo de recirculación es energéticamente eficiente y filtra tanto la grasa como los olores antes de devolver el aire limpio a la habitación a través de una discreta abertura en el zócalo, sin necesidad de un sistema de conductos adicional.



Uso flexible del espacio

Es posible colocar utensilios de cocina grandes de manera óptima gracias a la Zona Flex que une dos zonas de cocción y crear así una superficie muy amplia.



Silence

Motor Extra silencioso: el motor creado por Miele es un 25% más silencioso a gran potencia que los modelos anteriores.



Filtros de acero inoxidable

Los filtros para la grasa de acero de 10 capas de alta calidad son aptos para el lavado en el lavavajillas y muy duraderos.



Extracción perfecta

Extractor totalmente enrasado. Diseño sobrio y elegante que cumple con las máximas exigencias en cuanto a estética y funcionalidad. Desplaza cómodamente las ollas y sartenes por toda la placa sin obstáculos.

CAMPANAS EXTRACTORAS



Con@ctivity

La integración domótica de las campanas extractoras de Miele. Con Con@ctivity 3.0 la campana sabe lo que tiene que hacer: reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción y adapta la potencia de absorción a lo que sucede en la placa, garantizando un ambiente agradable, sin olores incómodos.



Silence

Funcionamiento eficiente y silencioso: el motor está dotado con un paquete de aislamiento acústico especial que reduce el nivel acústico de forma eficiente.



Posibilidades de instalación

En salida de aire o en recirculación de aire con filtro de carbón activo. En las campanas extractoras de Miele en modo de recirculación, el filtro de carbón activo neutraliza los olores. Este filtro puede ser desechable (debe sustituirse periódicamente) o regenerable. Se regenera fácilmente en el horno.

Tipos de construcción

Campanas extractoras de pared y en isla

El centro de todas las miradas.



Campanas extractoras en isla



Campanas extractoras en pared

Campana extractora de techo

Integración perfecta en la cocina para una visión completamente diáfana.



Campanas extractoras Downdraft

La solución elegante por detrás de la placa de cocción.



Campanas extractoras integradas

La solución perfecta para cada situación de montaje.



Campanas extraplana



Extractor de encimera



Grupo filtrante



DAD 4940 · KM 7897-2 FL



M 7244TC · H 7264 B

MICROONDAS

Tu cocina a tu estilo. Tus electrodomésticos adaptados a tu espacio y a tus preferencias de manejo. Hay disponibles diferentes tipos de microondas de Miele para conseguir que tu cocina se adapte al cien por cien a tus necesidades.



DGM 7440 · EVS 7010

Horno a vapor con microondas DGM



Solo en Miele

Interior XL

Increiblemente espacioso: los modelos con manejo TopControl tienen un volumen de 46l. Interior en acero inoxidable para que las microondas se distribuyan a la perfección.



Manejo EasySensor

El clásico reinventado: Los modelos SideControl disponen de manejo táctil a través de los sensores laterales.



Programas Automáticos

Los programas automáticos se encargan de cocinar por ti. Tan solo selecciona el programa deseado y ajusta, p. ej., el peso de los alimentos. Con los programas automáticos puedes descongelar y cocinar a continuación, así como preparar alimentos frescos, todo se hace en su punto.



Horno a vapor con microondas DGM

Hornear, cocinar y calentar en un solo aparato. En un único electrodoméstico las ventajas de un microondas, las de un horno a vapor y la combinación de ambas para conseguir resultados perfectos.



Solo en Miele

DualSteam

Para los mejores resultados, el horno a vapor con microondas de Miele es el complemento ideal para el horno y la placa de cocción. Con tiempos de calentamiento y cocción rápidos, así como una distribución homogénea del vapor gracias al potente generador de vapor externo (3,3 kW).



Cocción al vapor con microondas

Tiempos de cocción más cortos: el tiempo de cocción se reduce cuando utilizas la función de cocción al vapor en el modo Microondas. Disfruta de unos resultados excelentes en un tiempo mínimo.

FRÍO



Flexilight 2.0

Gracias a FlexiLight 2.0 es posible ver bien todas las zonas del frigorífico. La iluminación LED integrada en cada una de las baldas de cristal y personalizable permite unas condiciones de iluminación óptimas sin deslumbrar. FlexiLight 2.0 de Miele impresiona con su moderno diseño y su ahorro energético.



SoftClose

Puertas del frigorífico y el congelador que se cierran solas y sin hacer ruido. La puerta se cierra automáticamente a partir de un ángulo inferior a 30°. Además, SoftClose garantiza un cierre amortiguado de la puerta: ya no tintinearán más las botellas de la puerta interior.



DynaCool

La función DynaCool se encarga de que haya un reparto regular de la temperatura en todo el recinto frigorífico. Así ya no importa en qué nivel se almacenen los alimentos, ya que todos tienen las mismas condiciones.



Perfectfresh Pro

Los alimentos se conservan frescos hasta cinco veces más. En el rango de temperatura regulado automáticamente entre 0 °C y +3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se conservan hasta el triple de tiempo. La fruta y la verdura se conservan frescas hasta 5 veces más gracias a la regulación optimizada de la humedad en el cajón.



Pared trasera Acero CleanSteel

La pared trasera CleanSteel del frigorífico de Miele permite el reparto óptimo y uniforme del frío en el interior del aparato. No se percibe ni condensación ni formación de hielo.



PerfectFresh Active

El sistema PerfectFresh Active de Miele proporciona unas condiciones de conservación óptimas. Cada 90 minutos y cada vez que se abre la puerta se pulveriza agua en el cajón. Así se humectan suavemente los alimentos y se mantiene un nivel óptimo de humedad del aire.

FNS 7794

MASTERCool



Impresionante por fuera

La precisión y dedicación puesta en la elección y el procesamiento de cada material se perciben a simple vista, con tan solo echar un vistazo al exterior. Un diseño que se consigue prestando atención a cada detalle.

Push2open

Cómodo y fiable: una suave presión en el frontal basta para que se abra la puerta de tu aparato MasterCool de Miele. Gracias a Push2open, MasterCool se integra a la perfección en un diseño de cocina purista, sin tiradores. ¿Se adaptan mejor a tus necesidades los clásicos? Push2open se puede convertir con facilidad en Pull2open a través del panel de mandos. Al hacerlo, en lugar de presionar, es necesario tirar y la puerta se abre igualmente de forma automática.

MasterFresh

Alimentos frescos hasta el triple de tiempo: gracias a la temperatura óptima de almacenamiento para fruta, verdura, pescado, carne y productos lácteos.

K 2802 VI · FN 2812 VI



Calidad inigualable

Con perfección y precisión hacia la máxima calidad. Todo empieza con la selección de los materiales adecuados. El cristal de las baldas es de la máxima calidad, el plástico resistente a los rayones y el aluminio macizo de los marcos son indicadores de esa calidad máxima.



Máximo confort

Los modelos MasterCool te ofrecen el máximo confort para el día a día con las mejores opciones de almacenamiento de alimentos, el dispensador de hielo y agua, una iluminación brillante que no deslumbra o un sencillo manejo. Los MasterCool cumplen con las máximas expectativas a todos los niveles.




Diseño perfecto

El interior está equipado con todo lo que necesitas. Las líneas horizontales subrayan su diseño purista. El diseño atemporal del interior potencia la iluminación perfecta.



Iluminación fascinante

En la gama MasterCool, BrilliantLight se convierte en una de sus características principales. Varios LED iluminan a la perfección cada rincón del recinto frigorífico y presentan los alimentos con la luz adecuada.



© Odlie Deco, VEGAP Madrid 2023 Proyecto Anjares

ACONDICIONADORES DE VINO

Los acondicionadores de vino Miele nos ayudan a conservar nuestros vinos en condiciones óptimas, y su diseño les convierte en una pieza protagonista en el hogar para los amantes del vino.



KWT 6422 iG · H7840 BMX · DGC 7840 HCX



Solo en Miele

Set Sommelier

Adapta tu vinoteca a tus gustos individuales con el set Sommelier exclusivo de Miele. Preparación profesional de los vinos de alta calidad para su decantación. **Regalo de un set Sumiller al comprar una vinoteca KWT 6722 iGS o KWT 6834 SGS (set valorado en 499€).**



Zona de temperatura

Personalizable: es posible almacenar y atemperar hasta tres tipos de vino diferentes.



Solo en Miele

FlexiFrame Plus

Perfectamente combinado: los listones móviles se pueden mover en sentido longitudinal y transversal, y permiten almacenar incluso botellas del tamaño magnum.



Solo en Miele

FlexiFrame

Adaptación perfecta de los listones individuales para almacenar las botellas de vino grandes con flexibilidad.



Presentador de botellas «Selector»

Presentación con estilo: las botellas aparecen ligeramente espaciadas e iluminadas.



NoteBoard

Para un etiquetado individual: los listones magnéticos extraíbles se encuentran en el frontal de las baldas.



KWT 2612 VI

LAVAVAJILLAS



Solo en Miele

Dotación de los cestos FlexLine

De la flexibilidad a la comodidad: ajuste fácil, colocación flexible y los mejores resultados de limpieza.



Lavavajillas con Knock2open

Con tan solo dos toques en la puerta, el lavavajillas se abre de forma automática, ¡sin tirador!



Lavavajillas XXL

Los lavavajillas XXL ofrecen hasta un 25% más de volumen de carga en el cesto superior para una mayor flexibilidad, p. ej., para copas de pie alto, tazas de café grandes y piezas de hasta 23 cm de diámetro.



AutoDos

El primer sistema de dosificación automática con PowerDisk integrado. Así, el lavavajillas y el exclusivo detergente en polvo granulado se convierten en un sistema de dosificación preciso en función del programa y del grado de suciedad de la vajilla.



Secado

AutoOpenSecado óptimo: la puerta se abre automáticamente al finalizar el programa de lavado.



QuickPowerWash

Programa corto: resultados perfectos en solo 58 minutos para vajilla con un grado de suciedad normal.



G 7970 SCVi AutoDos K20

COMPLEMENTOS

Eleva tu cocina a un nivel superior. Descubre los productos ideales para que tu equipación Miele ofrezca resultados sorprendentes y propios de un auténtico chef y barista. ¿Preparado para vivir la experiencia más premium?



CALIENTAPLATOS

Los calentaplatos Gourmet de Miele están disponibles en tres tamaños (14, 29 y 32cm): para aprovechar al máximo en combinación con otro electrodoméstico un hueco de 60 o 90 cm. Situaciones de montaje y medidas diferentes y para lograr un aspecto armonioso en tu cocina.

4 funciones en 1

Precalienta tus tazas para disfrutar de un café perfecto. Simplemente puedes mantener calientes tus platos una vez cocinados para que no se enfríen. La función Cocción a baja temperatura conservando el aroma y los nutrientes para un resultado siempre tierno, y jugoso.



ENVASADOR AL VACÍO

Ofrece una gran variedad de aplicaciones: preserva la calidad de los alimentos, los conserva durante más tiempo o los prepara para utilizar después la cocción Sous-vide. Podrás, envasar al vacío los alimentos que no has utilizado y congelarlos: los nutrientes, el sabor y las vitaminas se conservan durante mucho más tiempo que con la congelación tradicional. Además puedes envasar líquidos al vacío sin problema.

MÁQUINAS DE CAFÉ UNA EXPERIENCIA DE SABOR ÚNICA

Disfruta del café en toda su plenitud con las máquinas de café de Miele. Gracias a AromaticSystemFresh los granos de café se muelen directamente para cada café y después se aromatizan para conseguir que desprendan todo su sabor.

Con CoffeeSelect tendrás la ventaja de contar con tres depósitos de café para introducir hasta tres tipos de café diferentes y tenerlos siempre a tu disposición. Tanto si te apetece un Espresso, un Latte macchiato o un Cappuccino, todos los parámetros están preajustados y los puedes adaptar con facilidad a tus preferencias. Máximo confort y personalización.



Manejo fácil

La mejor degustación de café: lo prepararás de forma muy sencilla y rápida gracias a las funciones inteligentes.



Solo en Miele

Sistema de depósito de leche EasyClick

Podrás cambiar el tipo de leche sin complicaciones y siempre la podrás conservar en perfecto estado en el frigorífico.



CoffeeSelect

Tú eliges: tres depósitos de café diferentes para poder elegir siempre el que mejor se adapte a tu gusto.



Solo en Miele

Limpieza automática

Cómoda y sin esfuerzo: tu máquina de café Miele se encarga de realizar la limpieza por ti.





ENAMÓRATE DE MIELE

A TRAVÉS DE LA COCINA

Dicen que a las personas se las conquista por el estómago. Desde Miele queremos ayudarte a subir de nivel tus recetas favoritas y convertirte en un auténtico chef profesional.

CHEF@HOME*

Imagina recibir a un chef en tu casa, con la misión de enseñarte a cocinar tu plato favorito, sacando el máximo provecho a tus electrodomésticos Miele, suena bien ¿verdad? En Miele esto es posible porque cuenta con una red de asesores gastronómicos, altamente especializados y preparados para ayudarte a descubrir todas las innovadoras funciones que incluyen tus electrodomésticos Miele. Uno de nuestros chefs asistirá a tu casa, donde te enseñará de forma totalmente personalizada a cocinar un menú completo con tus electrodomésticos Miele.

* Servicio actualmente disponible en Barcelona, Bilbao y Madrid. En Valencia próximamente.


Escanea y descubre más



CURSOS DE COCINA

El aprendizaje gastronómico más exclusivo, solo en Miele. Aprende las mejores recetas de la mano de grandes chefs y sorprende a tus invitados. Descubre los cursos con temáticas totalmente originales que se imparten en los Miele Experience Center de: Claudio Coello (Madrid), Las Rozas (Madrid), La Moraleja (Madrid), Bilbao, Valencia y Barcelona.

Escanea y descubre todos los cursos



SERVICIOS

CUANDO LA SEGURIDAD SE CONVIERTE EN UN PRINCIPIO

Comprar un electrodoméstico Miele significa invertir en durabilidad, máximo confort de manejo y calidad premium. La mejor garantía de que tu electrodoméstico se repare de la forma más adecuada es contactar con el Servicio técnico Oficial de Miele 916 232 000, disponible en todo el territorio nacional.



Amplia red de servicio técnico oficial: cubrimos todo el territorio nacional para estar siempre cerca de ti.



Atención de Garantías en 24h con técnico de asistencia telefónica.



Líderes en Servicio Técnico con una valoración media 4,6 /5*



Sólo Miele te ofrece **10 años de ampliación de garantía completa.**



Formación y apoyo en montajes por parte del servicio técnico oficial Miele: cambio de sentido de apertura de la puerta en aparatos de refrigeración y montaje Side by Side gratuitos.



Repuestos originales garantizados por 15 años.



Retirada del electrodoméstico antiguo sin coste y reciclaje a través de un gestor de residuos autorizado.

Atención telefónica de lunes a viernes de 9h a 18h en el tf.: 91 623 20 00

* Fuente: Radaro. Encuesta a nivel nacional.



MIELE START**

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Asesoramiento exclusivo en tu domicilio: te explicamos detalladamente todas las funciones de tus electrodomésticos para que les saques el mejor partido y consigas siempre resultados perfectos.

SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA***

¿Deseas la máxima garantía para tu nuevo electrodoméstico? Con la ampliación de la garantía, tienes la opción de ampliar la cobertura integral de tus electrodomésticos Miele hasta 10 años durante el periodo de garantía legal del fabricante.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL APARATO***

¿Deseas una total comodidad? Ponemos a tu disposición la posibilidad de que un técnico realice el mantenimiento y puesta a punto de tus electrodomésticos en tu domicilio y con las mejores garantías. Especialmente recomendado para máquinas de café, hornos a vapor, centros de planchado, etc.

** Servicio incluido sin coste al adquirir tu equipación Miele.
*** Consulta condiciones y solicita este servicio a través del distribuidor o contacta directamente con atención al cliente de Miele.



Miele Experience Center Madrid

Las Rozas

C/ Londres, 28
28232 · Las Rozas de Madrid

La Moraleja

Av. de Bruselas, 31
28108 · Alcobendas

Claudio Coello

Calle de Claudio Coello, 17 - B
28001 · Madrid

Miele Experience Center Barcelona

Vía Augusta, 24-26
08006 Barcelona

Miele Experience Center Bilbao

Plaza Euskadi, 3
48009 Bilbao

Miele Experience Center Valencia

Calle de Hernán Cortés, 24
46004 Valencia

© Proyecto Moretti Casa Decor · CVA 7845 · KWT 6422 IG · DGC 7840 · H 7860 · ESW 7030

Síguenos en nuestros canales de Miele España



Miele

