

# Miele


Una promesa que permanece.  
**Celebramos 125 años de calidad.**



CAMPAÑA PROMOCIONAL. MIELE EXCELLENCE PARTNER  
Precio recomendado del 01.04.2024 al 31.12.2024 (ambos inclusive).  
Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas.

Las imágenes de ambiente que se muestran en este catálogo no son vinculantes y no necesariamente  
corresponderán con la referencia de producto en surtido.





|                          |    |
|--------------------------|----|
| Cocción                  | 6  |
| Frío                     | 34 |
| Lavavajillas             | 46 |
| Lavado-secado            | 54 |
| Aspiración               | 74 |
| Accesorios y consumibles | 86 |





# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de los hornos multifunción Miele



### Eficiencia energética

Consumo de energía extremadamente reducido: casi todos nuestros nuevos hornos cuentan con la distinción de clase de eficiencia energética A+. Ahorra en gasto energético y protege el medio ambiente.



### Programas automáticos

Triunfarás como un profesional: con los programas con regulación electrónica podrás preparar cómodamente multitud de platos diferentes. Tanto si horneas una tarta o cocinas aves: no tendrás que elegir la función, la temperatura ni la duración. El grado de cocción, por ejemplo, para el pescado se puede ajustar de forma individual. Y con la función combinada con microondas los tiempos de cocción se reducen visiblemente.



### Total conectividad

Disfruta de nuestra amplia gama con WiFi integrado. Con la aplicación Miele@mobile siempre podrás disfrutar de la comodidad de comprar nuevos productos, recibir asistencia en remoto o bien controlar el estado de tu surtido Miele en todo momento.



### Función Clima

De esta forma conseguirás los mejores resultados sin esfuerzo: puedes añadir humedad a diversas funciones. Así conseguirás que la carne esté tierna y jugosa por dentro mientras tiene una costra deliciosa por fuera, y los panecillos estarán esponjosos por dentro y dorados por fuera. Para más comodidad, puedes programar puntualmente las entradas de vapor. La función Clima se utiliza también en diversos programas automáticos.



### Programaciones de tiempo

Decide cuándo debe estar listo y relájate: simplemente ajusta la hora de inicio, la hora final o la duración del proceso de cocción. Este finalizará automáticamente una vez transcurrido el tiempo de cocción. El minuterero avisador es útil en multitud de situaciones. Y no solo eso: en caso de fallo de red se guarda la hora ajustada hasta 150 horas.




### Guías telescópicas FlexiClip

Riega o da la vuelta cómodamente a tus alimentos y a una distancia segura del interior caliente: con las guías telescópicas FlexiClip podrás extraer sin esfuerzo del horno las bandejas de repostería o parrillas sin peligro de quemarte. Nuestro sistema de guías patentado te permite colocar con flexibilidad las guías telescópicas en distintos niveles, totalmente adaptadas a tus necesidades.

# Hornos multifunción con display táctil



**-300 €**



**-300 €**



**-200 €**

## H 7165 B

### Gama Reference 1

- Volumen interior: 76 litros
- BlackLine. Panel y puerta en cristal negro obsidiano
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- 12 funciones y programas automáticos
- **Función Clima:** Mejora el resultado con un plus de humedad
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y de repositería con PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip

**Recetario gratis con más de 120 recetas**

N.º Material: 12101810  
Cód. EAN: 4002516610120  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.749 €**  
**Precio recomendado: 1.449 €**

## H 7164 B

### Gama Reference 1

- Volumen interior: 76 litros
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- 12 funciones y programas automáticos
- Acero inoxidable antihuellas CleanSteel
- **Función Clima:** Mejora el resultado con un plus de humedad
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y de repositería con PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip

**Recetario gratis con más de 120 recetas**

N.º Material: 11129510  
Cód. EAN: 4002516179900  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.699 €**  
**Precio recomendado: 1.399 €**

## H 7162 B

### Gama Reference 1

- Volumen interior: 76 litros
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- 10 funciones y programas automáticos
- Acero inoxidable antihuellas CleanSteel
- **Sonda térmica** con cable
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Accesorios: bandeja universal y de repositería con PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip

**Recetario gratis con más de 120 recetas**

N.º Material: 11614630  
Cód. EAN: 4002516389729  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €**  
**Precio recomendado: 1.349 €**

## H 7165 BP

### Gama Reference 1

- Autolimpieza pirolítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

**Recetario gratis con más de 120 recetas**

N.º Material: 12101820  
Cód. EAN: 4002516610052  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.099 €**  
**Precio recomendado: 1.849 €**

**-250 €**

## H 7164 BP

### Gama Reference 1

- Autolimpieza pirolítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

**Recetario gratis con más de 120 recetas**

N.º Material: 11129520  
Cód. EAN: 4002516180401  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.049 €**  
**Precio recomendado: 1.799 €**

**-250 €**

## H 7162 BP

### Gama Reference 1

- Autolimpieza pirolítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

**Recetario gratis con más de 120 recetas**

N.º Material: 11614640  
Cód. EAN: 4002516389590  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.749 €**  
**Precio recomendado: 1.549 €**

**-200 €**

# Una Nueva Forma De Cocinar

Una cocina más saludable y con más sabor gracias a la función AirFry de los hornos Miele



## COCINA RICO Y SALUDABLE

Con la función AirFry de los hornos Miele podrás crear platos deliciosos, crujientes y de manera más saludable sin tener que freír con aceite



## FUNCIÓN AIRFRY

Función que añadimos a los hornos multifunción de Miele, equivalente a una freidora de aire pero con mayor capacidad, que junto a las bandejas AirFry, permite conseguir resultados perfectos



## INFINITAS POSIBILIDADES

Patatas fritas, nuggets de pollo o rollitos de primavera son algunos de los aperitivos que podemos elaborar. Pero también el pan, la pizza o las tartas quedarán increíblemente crujientes

¡ REGALO!

Bandejas  
Airfry



H 2861-1 OBSW VITROLINE

\* Consulta condiciones

125  
Years

# Hornos multifunción con función AirFry




125 Edition



125 Edition



125 Edition



## H 2861- 1 B

### Gama Discovery 2

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry:** Acabado crujiente pero bajo en grasa con el flujo de aire caliente
- Display con texto EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y parrilla. Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Regalo de bandeja perforada Airfry HBBL 71 en el interior y un voucher para canjear por la bandeja de asar AirFry HGBB 71

Acero Inox/Antihuellas

N.º Material: 12435910

Cód. EAN: 4002516743811

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.349 €

## H 2861- 1 BP

- Autolimpieza pirolítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

Acero Inox/Antihuellas

N.º Material: 12435990

Cód. EAN: 4002516776093

Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €

## H 2861- 1 B

### Gama Discovery 2

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry:** Acabado crujiente pero bajo en grasa con el flujo de aire caliente
- Display con texto EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y parrilla. Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Regalo de bandeja perforada Airfry HBBL 71 en el interior y un voucher para canjear por la bandeja de asar AirFry HGBB 71

Negro Obsidiano

N.º Material: 12435890

Cód. EAN:4002516743408

Precio tarifa (impuestos incl.):1.349 €

## H 2861- 1 BP

- Autolimpieza pirolítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

Negro Obsidiano

N.º Material:12435920

Cód. EAN:4002516776543

Precio tarifa (impuestos incl.):1.549 €

## H 2861- 1 B

### Gama Discovery 2

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry:** Acabado crujiente pero bajo en grasa con el flujo de aire caliente
- Display con texto EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y parrilla. Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Regalo de bandeja perforada Airfry HBBL 71 en el interior y un voucher para canjear por la bandeja de asar AirFry HGBB 71

Gris Grafito

N.º Material:12435900

Cód. EAN:4002516776345

Precio tarifa (impuestos incl.):1.349 €

## H 2861- 1 BP

- Autolimpieza pirolítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

Gris Grafito

N.º Material:12435930

Cód. EAN:4002516776086

Precio tarifa (impuestos incl.):1.549 €

# Hornos multifunción con función AirFry



125 Edition



## H 2766- 1 B

### Gama Discovery 2

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry**: Acabado crujiente pero bajo en grasa con el flujo de aire caliente
- Display con texto EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A+ con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la Miele App
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y parrilla. Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Regalo de bandeja perforada Airfry HBBL 71 en el interior y un voucher para canjear por la bandeja de asar AirFry HGBB 71

N.º Material: 12435870  
Cód. EAN: 4002516776444  
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €

## H 2766-1 BP

### Gama Discovery 2

- Autolimpieza pirolítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

N.º Material: 12435880  
Cód. EAN: 4002516808688  
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.499 €  
Precio recomendado: 1.299 €



## H 2467 B

### Gama Discovery 1

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry**: Acabado crujiente pero bajo en grasa con el flujo de aire caliente
- Display EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A+ con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y rejilla.
- Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

N.º Material: 12154330  
Cód. EAN: 4002516653462  
Precio tarifa (impuestos incl.): 899 €


Precio recomendado: 799 €

## H 2467 BP

### Gama Discovery 1

- Autolimpieza pirolítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

N.º Material: 12154340  
Cód. EAN: 4002516653752  
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €  
Precio recomendado: 999 €



## H 2465 B

### Gama Discovery 1

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry**: Acabado crujiente pero bajo en grasa con el flujo de aire caliente
- Display EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Eficiencia A+ con aprovechamiento del calor residual
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal con PerfectClean y rejilla
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

N.º Material: 12154310  
Cód. EAN: 4002516653738  
Precio tarifa (impuestos incl.): 799 €

Precio recomendado: 699 €

## H 2465 BP

### Gama Discovery 1

- Autolimpieza pirolítica
- Puerta CleanGlass de 4 cristales

N.º Material: 12154320  
Cód. EAN: 4002516653561  
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099 €  
Precio recomendado: 899 €

-100 €

-100 €

-200 €

-200 €

-200 €

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de los hornos multifunción 100% vapor Miele



### Iluminación LED

Spot on: el punto LED ilumina el interior del horno de forma óptima y, además, su consumo energético es muy bajo.



### Generador de vapor externo

La generación de vapor fuera del interior del horno evita los residuos de cal y garantiza una limpieza sencilla.



### Cocción independiente de la cantidad

Siempre el mismo tiempo: ya sean 100 g o 1 kg, la duración siempre es la misma.



### **Sólo en Miele** Guías FlexiClip<sup>1)</sup>

Ergonómico y cómodo: con las guías telescópicas accederás a los platos del horno con total comodidad y seguridad.



### SoftOpen & SoftClose

Refinada y elegante: la puerta se abre hasta el final y se cierra con un movimiento amortiguado.



### Aplicaciones especiales

Máxima sencillez: programas especiales como, por ejemplo, deshidratar, ofrecen resultados excelentes.



### Crisp function

Resultados crujientes: reducción de la humedad ideal para conseguir pizzas y patatas doradas y crujientes.



### Eficiencia energética

Protege el medioambiente y ahorra: todos los aparatos cuentan con la clasificación energética A+.



### Programaciones de tiempo

Siempre a punto: programa la hora de inicio y fin o la duración de un proceso de cocción o de un avisador.

<sup>1)</sup> Patente: EP 1 840 473 B1 (HFC 70, 71, 72, 92)

# ¿Qué características de confort se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de los hornos multifunción 100% vapor Miele

### **Sólo en Miele** MonoSteam

En el proceso de generación de vapor MonoSteam (2,2 kW), el vapor accede al interior del horno a vapor combinado a través de la única tobera de vapor. El vapor se reparte de forma rápida y homogénea por los alimentos, lo que favorece un proceso de cocción perfecto.



### **Sólo en Miele** Función clima<sup>1)</sup>

Un plus de humedad mejora el resultado final: disfruta de masas esponjosas y cortezas doradas.

### Programas automáticos

Deliciosos platos en un abrir y cerrar de ojos: ya se trate de pan, repostería o pescado, todo se prepara automáticamente.



### **Sólo en Miele** TasteControl<sup>2)</sup>

El enfriamiento rápido automático evita la cocción no deseada y puede mantener la comida caliente, si así se desea.



### Miele@home

Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.




### **Sólo en Miele** Acabado PerfectClean

Limpieza rápida: los alimentos no se quedan incrustados y la limpieza resulta sorprendentemente fácil.

<sup>1)</sup> Con dispositivo de aspiración patentado  
Patente: EP 2 190 295 B1

<sup>2)</sup> Patente: EP 1 714 083 B1

# Hornos multifunción 100% vapor



## DGC 7450

### Gama Reference 2

- Volumen interior: 76 litros
- Tecnología MonoSteam: distribución rápida y homogénea del vapor
- **Función Clima combinable** con hasta 4 funciones
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso"
- **Depósito de agua interno de 1L de capacidad**
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- **20 programas propios para guardar tus ajustes favoritos**
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal, perforada y de repostería con PerfectClean. Bandeja perforada y sin perforar de acero inoxidable y guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

### Acero inox/CLST

N.º Material: 11824360  
Cód. EAN: 4002516610922  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.499 €**



## DGC 7450

### Gama Reference 2

- Volumen interior: 76 litros
- Tecnología MonoSteam: distribución rápida y homogénea del vapor
- **Función Clima combinable** con hasta 4 funciones
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso"
- **Depósito de agua interno de 1L de capacidad**
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- **20 programas propios para guardar tus ajustes favoritos**
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal, perforada y de repostería con PerfectClean. Bandeja perforada y sin perforar de acero inoxidable y guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

### Negro Obsidian

N.º Material: 11821050  
Cód. EAN: 4002516610885  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.499 €**

### Gris Grafito

N.º Material: 11821060  
Cód. EAN: 4002516595380  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.499 €**



## DGC 7351

### Gama Reference 2

- Volumen interior: 76 litros
- Tecnología MonoSteam: distribución rápida y homogénea del vapor
- **Función Clima combinable** con hasta 4 funciones
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso"
- **Depósito de agua interno de 1L de capacidad**
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- **20 programas propios para guardar tus ajustes favoritos**
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal, perforada y de repostería con PerfectClean. Bandeja perforada y sin perforar de acero inoxidable y guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

### Negro Obsidian

N.º Material: 12096850  
Cód. EAN: 4002516610687  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.399 €**

# Hornos multifunción 100% vapor



## DGC 7250

### Gama Reference 1

- Volumen interior: 76 litros
- Tecnología MonoSteam: distribución rápida y homogénea del vapor
- Función Clima
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- **Depósito de agua interno de 1L de capacidad**
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal, perforada y de repostería con PerfectClean. Bandeja perforada y sin perforar de acero inoxidable y guías telescópicas FlexiClip.
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

### Acero inox/CLST

N.º Material: 12114080  
 Cód. EAN: 4002516610533  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.199 €**



## DGC 7250

### Gama Reference 1

- Volumen interior: 76 litros
- Tecnología MonoSteam: distribución rápida y homogénea del vapor
- Función Clima
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso"
- **Depósito de agua interno de 1L de capacidad**
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal, perforada y de repostería con PerfectClean. Bandeja perforada y sin perforar de acero inoxidable y guías telescópicas FlexiClip.
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

### Negro Obsidian

N.º Material: 12113850  
 Cód. EAN: 4002516610632  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.199 €**

### Gris Grafito

N.º Material: 12113870  
 Cód. EAN: 4002516610588  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.199 €**



## DGC 7151

### Gama Reference 1

- Volumen interior: 76 litros
- Tecnología MonoSteam: distribución rápida y homogénea del vapor
- Función Clima
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- **Depósito de agua interno de 1L de capacidad**
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal, perforada y de repostería con PerfectClean. Bandeja perforada y sin perforar de acero inoxidable y guías telescópicas FlexiClip.
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

### Negro Obsidian

N.º Material: 12096840  
 Cód. EAN: 4002516610267  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.999 €**

Calidad Made in Germany.

Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

# Hornos multifunción compactos



## H 7240 BM

### Gama Reference 1

- **Horno compacto con microondas**
- Volumen interior: 43 litros con 3 niveles
- Display DirectSensor S
- 13 Funciones y programas automáticos
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja de cristal y parrilla
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 563

### Acero inox. CleanSteel

Nº de material: 11129440  
 Cód. EAN: 4002516179894  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.049 €**

### Blanco Brillante


Nº de material: 11104070  
 Nº de EAN: 4002516132370

### Gris Grafito

Nº de material: 11119380  
 Nº de EAN: 4002516172604

### Negro Obsidian

Nº de material: 11119360  
 Nº de EAN: 4002516172727



## H 7244 B

### Gama Reference 1

- **Horno compacto**
- Volumen interior: 49 litros con 3 niveles
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- Función Clima: Mejora el resultado con un plus de humedad
- 12 Funciones y programas automáticos
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y de repostería con PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 596 x 456 x 568

### Acero Inox. CleanSteel

Nº de material: 12153510  
 Cód. EAN: 4002516653554  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €**

### Blanco Brillante


Nº de material: 11258060  
 Nº de EAN: 4002516215813

### Gris Grafito

Nº de material: 11099590  
 Nº de EAN: 4002516117612

### Negro Obsidian

Nº de material: 12153580  
 Nº de EAN: 4002516627166



## H 2841 B

### Gama Discovery 2

- **Horno compacto**
- Volumen interior: 49 litros con 3 niveles
- Display con texto EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 8 funciones y programas automáticos
- Programaciones de tiempo y avisador
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y parrilla. Guías telescópicas FlexiClip HFC 70-C
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 550

Nº de material: 12154640  
 Cód. EAN: 4002516611431  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €**

# Microondas

## Características principales de los microondas Miele

**Sólo en Miele** **Volumen interior XL**  
Con un volumen útil de 46 litros, los modelos TopControl dejan un amplio espacio a la cocina creativa.



### Programas automáticos

Cocinar sin esfuerzo: ajusta el programa y, p. ej., elige el peso, del resto se encarga el microondas.

### Quick-Microondas

Ahorra tiempo: accede directamente a la potencia máxima de microondas adaptada a tus hábitos.



### Interior en acero inoxidable

Muy eficiente: en el interior de acero inoxidable las microondas se distribuyen a la perfección y se limpia con facilidad.



### Función combinada

Ahorra tiempo y optimiza los resultados: con la función combinada los alimentos primero se cocinan y, después, se gratinan. Todo en un único proceso de cocción.



### Manejo EasySensor

El clásico reinventado: los modelos Side-Control disponen también de manejo táctil.

# Microondas de integración




## M 7140 TC

### Gama Reference 1

- Microondas empotrable de diseño ContourLine para un hueco de 45 cm de altura
- **Volumen interior: 46 litros**
- Potencia máxima de 900 W
- Display DirectSensor S
- TopControl: panel de mandos en parte superior
- Programas automáticos
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor sin reseo o de los alimentos
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 560

### Acero Inox./ Antihuellas

Nº de material: 11139500  
 Cód. EAN: 4002516126812  
**Precio tarifa ( impuestos incl.): 1.199 €**




## M 2240 SC

### Gama Discovery 1

- Microondas empotrable de diseño neutral para un hueco de 45 cm de altura
- **Volumen interior: 26 litros**
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasySensor
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 460,5 x 401

### Obsidian Black

Nº de material: 11139490  
 Cód. EAN: 4002516126706  
**Precio tarifa ( impuestos incl.): 899 €**



## M 2230 SC

### Gama Discovery 1

- Microondas empotrable de diseño neutral para un hueco de 35-36 cm de altura
- **Volumen interior: 17 litros**
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasySensor
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 372 x 310

### Obsidian Black

Nº de material: 11139460  
 Cód. EAN: 4002516126201  
**Precio tarifa ( impuestos incl.): 799 €**

## M 2234 SC

### Gama Discovery 1

- Grill de cuarzo integrado

Nº de material: 11139470  
 Cód. EAN: 4002516126713  
**Precio tarifa ( impuestos incl.): 899 €**

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de las placas de cocción Miele



### Placa y campana conectadas

Gracias a Con@ctivity 3.0, la mayoría de las placas de la Generación 7000 se comunican directamente con la campana.



### Inducción total

Cocina con la máxima flexibilidad gracias a la placa de inducción total, con la que tendrás la libertad de cocinar en cualquier zona de la placa. Además, contiene un indicador de posición integrado para notificar la zona de cocción.



### SmartSelect

Rápido e intuitivo: los niveles de potencia y tiempos se ajustan directamente en cada zona de cocción.



### Selección intuitiva e inteligente

Gracias a la función SmartSelect, el nivel de potencia y el tiempo se seleccionan de forma intuitiva. Cada zona de cocción tiene su propia fila de números retroiluminada, lo que facilita su lectura desde cualquier ángulo.



### **Sólo en Miele** TwinBooster

Para conseguir un inicio de cocción muy rápido: la función TwinBooster exclusiva de Miele concentra toda la potencia de dos zonas de cocción en una. O bien distribuir la potencia de inducción de forma individual y ganar flexibilidad al cocinar.



### PowerFlex

Gran flexibilidad, máxima potencia: los recipientes grandes se calientan de forma muy rápida y sin problemas.

# Placas de inducción



## KM 7667 FL Gama Premium 1

- Instalación enrasada o sobre encimera
- **Placa de inducción total**
- **Área de cocción de 570x390 para hasta 4 recipientes.**
- Manejo cómodo e intuitivo: SmartSelect
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Función Stop&Go
- Función TwinBooster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función Bloqueo
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 620 x 51 x 520
- Medidas del hueco en mm (An x Fo): 600 x 500

N.º Material: 11218180  
Cód. EAN: 4002516185277  
**Precio tarifa (Impuestos incl.): 1.949 €**



**125 Edition**



## KM 7466 FL Gama Reference 1

**-200 €**

- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **4 zonas de cocción**
- **1 área PowerFlex**
- Selección rápida por fila numérica: ComfortSelect
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función Bloqueo
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 620 x 51 x 520
- Medidas del hueco en mm (An x Fo): 560 x 490

**Voucher regalo Parrilla-grill gourmet GGRP**

N.º Material: 12485580  
Cód. EAN: 4002516772279  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €**

**Precio recomendado: 1.199 €**



## KM 7373 FL Gama Discovery 1

**-200 €**

- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **4 zonas de cocción**
- **1 Zona flexible 210x400 mm**
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función bloqueo
- Con@ctivity 3.0.: comunicación directa entre la placa y la campana extractora-Miele@home y Con@ctivity
- Display amarillo
- **Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 800 x 53 x 520**
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 750-780 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 804 x 524//780 x 500

N.º Material: 12418260  
Cód. EAN: 4002516740544  
**Precio tarifa (Impuestos incl.): 1.399 €**

**Precio recomendado: 1.199 €**

**-200 €**

## KM 7466 FR Gama Reference 1

- **Acabado con cerco perimetral en acero inoxidable**
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 626 x 52 x 526
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560 x 490

**Voucher regalo Parrilla-grill gourmet GGRP**

N.º Material: 12485570  
Cód. EAN: 4002516772187  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €**

**Precio recomendado: 1.199 €**



# Placas de inducción para huecos desde 560 mm



## KM 7363 FL Gama Discovery 1

- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **4 zonas de cocción**
- **1 Zona flexible 210x400 mm**
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función bloqueo
- Con@ctivity 3.0.: comunicación directa entre la placa y la campana extractora Miele App y Con@ctivity
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 620 x 53 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 624 x 524//600 x 500

N.º Material: 12418250  
Cód. EAN: 4002516740186  
**Precio tarifa (Impuestos incl.): 1.299 €**



## KM 7361 FL Gama Discovery 1


- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **4 zonas de cocción**
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función bloqueo
- Con@ctivity 3.0.: comunicación directa entre la placa y la campana extractora Miele App y Con@ctivity
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 620 x 53 x 520
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 624 x 524//600 x 500

N.º Material: 12418240  
Cód. EAN: 4002516740513  
**Precio tarifa (Impuestos incl.): 899 €**

## KM 7361 FR Gama Discovery 1

- **Acabado con cerco perimetral estrecho en acero inoxidable**
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 626 x 55 x 526
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500

N.º de material: 12418230  
Cód. EAN: 4002516740162  
**Precio tarifa (Impuestos incl.): 899 €**



## KM 7360 FL Gama Discovery 1

- Placa de inducción sin cerco para instalar enrasada o sobre encimera
- **3 zonas de cocción**
- **Zona grande de cocción de 28 cm**
- Manejo sencillo: ComfortSelect
- Función Stop&Go
- Función Booster en todas las zonas
- Desconexión de seguridad y función Bloqueo
- Con@ctivity 3.0.: comunicación directa entre la placa y la campana extractora Miele App y Con@ctivity
- Display amarillo
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 620 x 53 x 520
- Medidas del hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500
- Medidas en hueco enrasada externas e internas en mm (An x Fo): 624 x 524 // 600 x 500

N.º Material: 12418220  
Cód. EAN: 4002516739777  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 849 €**

**Precio recomendado: 749 €**

## KM 7360 FR Gama Discovery 1

- **Acabado con cerco perimetral estrecho en acero inoxidable**
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 626 x 55 x 526
- Medidas en hueco en mm (An x Fo): 560-600 x 490-500

N.º Material: 12418210  
Cód. EAN: 4002516739869  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 849 €**

**Precio recomendado: 749 €**

# Placas de inducción con extractor integrado



## KMDA 7272 FL-U

### Gama Discovery 1

- Configuración para recirculación Plug&Play. Incluye Filtro de carbono activo y adaptador
- **4 zonas de cocción y extractor enrasado**
- Instalación enrasada o sobre encimera
- Máximo espacio de almacenamiento: con una altura de 200mm es posible utilizar todo el espacio restante del mueble
- **Sencilla instalación Plug&Play:** no se requiere una caja de zócalo ni un sistema de conductos planos
- Manejo cómodo e intuitivo: ComfortSelect
- Motor ECO: potente y de bajo consumo hasta 510 (m³/h) en recirculación
- **Motor Silence, especialmente silencioso desde 47 dB**
- Eficiencia energética A+
- Fácil sistema de limpieza interior y de los filtros
- Con@ctivity 3.0: respuesta automática del extractor frente a ajustes en la placa
- Medidas del hueco en mm para instalación sobre encimera 780 x 500
- Medidas del hueco en mm para instalación enrasada 780-804 x 500-524

N.º Material: 12259160

Cód. EAN: 4002516668091

**Precio tarifa (Impuestos incl.): 2.899 €**

## KMDA 7272 FL-A

### Gama Discovery 1

- Configuración para instalación con salida de aire al exterior
- Motor ECO: potente y de bajo consumo hasta 615 (m³/h) en salida de aire
- Motor Silence, especialmente silencioso desde 41 dB


N.º Material: 12259150

Cód. EAN: 4002516668084

**Precio tarifa (Impuestos incl.): 2.899 €**



# Placas de cocción




## KM 2012 G

### Gama Reference 1

- Placa de gas con 4 quemadores. 1 potente quemador Mono Wok para alcanzar rápidamente el inicio de ebullición. quemadores (1 Mono Wok)
- Mandos giratorios
- Función de apagado de seguridad GasStop
- Quemadores con PerfectClean con acabado antiadherente para facilitar su limpieza
- Toda la superficie de Acero Inoxidable
- Parrillas de fundición gris (esmaltados, color negro mate) Los más duraderos y fáciles de limpiar.
- **Encendido eléctrico de manejo con una sola mano**
- Medidas de la placa en mm (An x Al x Fo): 650 x 90 x 520
- Medidas del hueco en mm para instalación sobre encimera (An x Fo): 560 x 480-490

Nº de material: 7111180  
 Cód. EAN: 4002514374840  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 949 €**





## KM 6540 FR

### Gama Reference 1

- **Placa vitrocerámica** con cerquillo en acero inoxidable
- **4 zonas de cocción (1 zona Vario)**
- Zona ExtraSpeed para una rapidez inigualable
- Manejo ComfortSelect: selección rápida por fila numérica en color amarillo
- Función Stop&Go
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entra la placa y la campana extractora
- Conectividad: Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 614 x 43 x 514
- Medidas del hueco en mm para instalación sobre encimera (An x Fo): 600 x 500

Nº de material: 10873510  
 Cód. EAN: 4002516063544  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 899 €**



## KM 6527 FR

### Gama Discovery 1

- **Placa vitrocerámica** con cerquillo en acero inoxidable
- **3 zonas de cocción (1 zona de 27 cm de diámetro)**
- Manejo EasySelect: manejo sencillo con display en color amarillo
- Función Stop&Go
- Triple indicación de calor para cada zona de cocción
- Medidas de la placa en mm (An x Alt x Fo): 574 x 45 x 504
- Medidas del hueco en mm para instalación sobre encimera (An x Fo): 560 x 490

Nº de material: 11705880  
 Cód. EAN: 4002516411147  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 749 €**

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de las campanas extractoras Miele



### **Iluminación LED HighPower**

Iluminación ecológica y extremadamente duradera: con tan solo 3 W se ilumina toda el área de cocción con una luz cálida y natural.



### **Tiempo de funcionamiento adicional**

Aire ambiente depurado de olores: después de finalizar la cocción, el motor seguirá funcionando —según preferencia— durante 5 o 15 minutos y después se desconectará automáticamente.




### **Filtro de grasa de acero inoxidable**

Las campanas extractoras de Miele tienen un filtro de acero inoxidable de 10 capas. Los revestimientos y los marcos de los filtros son de acero inoxidable de gran calidad. No se aprecia decoloración al lavar el filtro de grasa en el lavavajillas. Así, los filtros de Miele conservan su aspecto de gran calidad durante mucho tiempo.



### **Miele CleanCover**

Detrás del filtro de grasa se encuentra el CleanCover de Miele: en vez de bordes afilados de metal y de módulos eléctricos, hay sólo una superficie plana y cerrada. Es especialmente fácil de limpiar y le protegerá a tocar cables y partes del motor. En Miele estamos atentos a todos los detalles, para un mayor confort y seguridad.



### **Filtro de carbón activo NoSmell**


En las campanas extractoras Miele con sistema de recirculación de aire se utiliza también, junto con el filtro de grasa, el filtro de carbón activo NoSmell. Este filtro de Miele es capaz de contener los olores de forma eficiente y durante mucho tiempo.



### **Función automática Con@ctivity**

La campana extractora puede comunicarse con la placa de cocción. Tu campana de Miele selecciona automáticamente la potencia adecuada.

# Campanas extractoras



## DAD 4941

### Gama Reference 1

- Campana extractora de encimera
- Aprox. 93 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- Accesorios para recirculación (no incluidos): Plug&Play DUP150 o DUU 600+filtros DKF 30-P/-R
- Manejo intuitivo SmartControl con los ajustes posibles destacados en color amarillo
- 5 niveles de potencia (incl. 2 Booster)
- Iluminación mediante LEDs atenuable en 3 niveles
- CleanCover para una limpieza fácil del interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico: 72-76\* dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 640 m<sup>3</sup>/h\*
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 936 x 300 x 120 mm

Nº de material: 12440850  
 Nº de EAN: 4002516762355  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.349 €**

## DAD 4841

### Gama Reference 1

- Aprox. 91 cm de ancho
- Nº de material: 12440840  
 Cód. EAN: 4002516762348  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.349 €**



## DAC 2940\*

### Gama Discovery 2

- Campana extractora de techo
- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación Led regulable para crear el ambiente perfecto en cada ocasión
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 60 dB(A) en el nivel 3
- Potencia en nivel Booster: 655 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 35-P; Filtro regenerable longlife DKF 40-R
- Con@ctivity: la campana reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción.
- Incluye mando a distancia

### Blanco Mate

N.º Material: 12553450  
 Cód. EAN: 4002516798972  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.799 €**

### Acero Inox

N.º Material: 12553410  
 Cód. EAN: 4002516798651  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.799 €**



## DA 9092 W

### Gama Discovery 1

- Campana extractora decorativa de pared
- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 69 dB(A) re 1 pW
- Potencia en nivel Booster: 605 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 29-P (11292130); Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)


### Negro obsidian

N.º Material: 12526090  
 Cód. EAN: 4002516798439  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.049 €**

### Gris grafito

N.º Material: 12526080  
 Cód. EAN: 4002516798422  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.049 €**


# Campanas extractoras decorativas de pared



## PUR 98 W Negro Mate Gama Discovery 1

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico: 47-67 dB(A)
- Potencia en nivel Booster: 650 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro activo: DKF12-P (11762580); Filtro regenerable longlife DKF12-R (10271450)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 62 x 500

N.º Material: 12394590  
Cód. EAN: 4002516736189  
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.149 €



## PUR 98 W EDST\* Gama Discovery 1

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación LED de bajo consumo (3 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Cómodo manejo con teclas de pulsación con LED
- Nivel acústico: 47-67 dB(A) re 1 pW
- Potencia en nivel Booster: 650 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro activo: DKF12-P (11762580); Filtro regenerable longlife DKF12-R (10271450)

N.º Material: 10383640  
Cód. EAN: 4002515710791  
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.049 €

En 60 cm de ancho:

## PUR 68 W EDST Gama Discovery 1

N.º Material: 10351360  
Cód. EAN: 4002515710784  
Precio tarifa (impuestos incl.): 949 €



## DAH 1650 \*\* Gama Discovery 1

- 60 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación LEDs
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 58 dB(A) en el nivel 3
- Potencia en nivel Booster: 625 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro activo: DKF 29-P (11292130); Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)
- Chimenea telescópica no suministrada DADC 1000 blanco mate

Blanco

N.º Material: 12553490  
Cód. EAN: 4002516791942  
Precio tarifa (impuestos incl.): 999 €

Precio recomendado: 899 €

-100 €

Negro obsidian

N.º Material: 12553480  
Cód. EAN: 4002516791959  
Precio tarifa (impuestos incl.): 999 €


Precio recomendado: 899 €

-100 €

\* Modelo ganador según un test realizado por el instituto alemán de evaluaciones de productos de consumo Stiftung Warentest que analiza campanas extractoras.

\*\* Disponible a partir de mayo 2024

# Campanas extractoras bajo mueble



## DAS 2920 EDST

### Gama Discovery 1

#### • Campana de 90 cm de ancho con pala extensible

- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación LED
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Cómodo manejo con teclas de pulsación con LED
- Muy silenciosa. Nivel acústico: 47-68 dB
- Potencia en nivel Booster: 555 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Set inicio de filtro active +Soporte: DKFS 31-P(11793530) Set inicio de filtro regenerable longlife+Soporte: DKFS 31-R (11793540)

N.º Material: 12011230  
 Cód. EAN: 4002516569831  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 749 €**

#### En 60 cm de ancho:

## DAS 2620 EDST

### Gama Discovery 1

N.º Material: 12011220  
 Cód. EAN: 4002516569749  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 649 €**



## DA 1260

### Gama Discovery 1

#### • 60 cm de ancho

- Para empotrar debajo de un armario superior o montaje independiente de la pared
- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 74 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 545 m<sup>3</sup>/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 598 x 125 x 500

#### Acero inox. CleanSteel

N.º Material: 10552920  
 Cód. EAN: 4002515790588  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 549 €**

#### Blanco brillante

N.º Material: 10552960  
 Cód. EAN: 4002515790595  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 499 €**



## DA 2360

### Gama Discovery 1


- Grupo filtrante totalmente integrado
- Ancho de 58,4 cm, para armarios desde 30 cm de profundidad
- Apta para salida de aire y recirculación
- 3 niveles de potencia + Booster
- Iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico: 58 dB(A) en el nivel 3
- Potencia en nivel Booster: 600 m<sup>3</sup>/h
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados: Filtro active: DKF 19-P

#### Acero inox.


N.º Material: 10555610  
 Cód. EAN: 4002515794852  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 799 €**

# Croquis


Croquis general lavavajillas integración




Croquis general hornos empotramiento




KM 7360 FL y KM 7361 FL




KM 7373 FL




KM 7466 FR




KM 7466 FL




KM 7667 FL



KM 6527




KM 6540




# Croquis


KM 2012 G




M 2230 SC, M 2234 SC




M 2240 SC




M 7140 TC




H 2841 B, H7244 B, H7240 BM



DA 1260




DAS 2620 EDST




DAS 2920: mismo croquis de instalación, con excepción de la anchura (896 mm)

PUR 98 W EDST




PUR 68 W EDST: mismo croquis de instalación, con excepción de la anchura (598 mm)

DAS 2920




# Croquis


PUR 68 W




DA 9091 OBSW/GRGR




DAC 2940




DA 2360




DAD 4941



DAD 4841




KMDA 7272 FL




Instalación sobre encimera

KMDA 7272 FL



Instalación enrasada

KMDA 7272 FL



Recirculación Plug&Play



# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Tecnologías de las máquinas de café de libre instalación



## OneTouch for Two

¿Te apetece uno doble?: programa extra para preparar uno o dos Cappuccino o Latte macchiato.



## Manejo DirectSensor

Sencillo e intuitivo: todos los elementos de manejo están a la vista en el display de cuatro líneas de texto claro.



## AromaticSystem

Aroma intenso: molido delicado y técnica de aromatización inteligente para conseguir que el aroma alcance su máxima expresión.



## Espuma de leche perfecta

Deliciosas variedades con leche: regálate a ti y a tus invitados un delicioso Cappuccino o Latte macchiato.



## Variedad de bebidas

Las máquinas de café de Miele te ofrecen una variedad única de tipos de cafés.



## EasyClean

Limpieza fácil de la máquina: los componentes extraíbles y los procesos automáticos de limpieza garantizan la higiene de la máquina.

# Máquinas de café de libre instalación



## CM 6360 MilkPerfection Gama Reference 2

- Dos cafés a la vez con una pulsación: OneTouch for Two
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café. Agua caliente simple
- Cómoda limpieza para el mantenimiento - programas de limpieza
- Función Jarra: para preparar cómodamente grandes cantidades
- ConfortClean: Fácil limpieza en el lavavajillas
- Superficie caliente tazas y recipiente para leche de 0,70 lt
- 1 depósito para granos de café (300 gr)
- Programable para 8 perfiles de usuario
- Conexión Miele@home

Color: Negro Obsidian  
 N.º Material: 11584150  
 Cód. EAN: 4002516358480  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.499 €**

Color: Blanco loto  
 N.º Material: 11584130  
 Cód. EAN: 4002516359685  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.499 €**




## CM 6160 MilkPerfection Gama Reference 1

- Dos cafés a la vez con una pulsación: OneTouch for Two
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café. Agua caliente simple
- Cómoda limpieza para el mantenimiento - programas de limpieza
- Función Jarra: para preparar cómodamente grandes cantidades
- ConfortClean: Fácil limpieza en el lavavajillas
- 1 depósito para granos de café (300 gr)
- Programable para 4 perfiles de usuario
- Conexión Miele@home

Color: Negro Obsidian  
 N.º Material: 11584120  
 Cód. EAN: 4002516359678  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €**

Color: Blanco loto  
 N.º Material: 11584100  
 Cód. EAN: 4002516359661  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €**



## CM 5310 Silence Gama Discovery 1

- Dos cafés a la vez con una pulsación: OneTouch for Two
- Resultados perfectos y un intenso aroma del café: AromaticSystem
- Espuma de leche perfecta para diferentes especialidades de café
- Cómoda limpieza para el mantenimiento - programas de limpieza
- Función Jarra: para preparar cómodamente grandes cantidades
- ConfortClean: Fácil limpieza en el lavavajillas
- 1 depósito para granos de café (200 gr)
- Color: Negro Obsidian

N.º Material: 11511960  
 Cód. EAN: 4002516327844  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 949 €**



# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## PerfectFresh Active

Una nueva forma de conservar frescos los alimentos. Cada 90 minutos y cada vez que se abre la puerta se pulveriza agua en el cajón PerfectFresh Active. Así se humectan suavemente los alimentos y el nivel de humedad del aire se mantiene óptimo, independientemente de la cantidad de alimentos almacenados. El sistema Perfect-Fresh Active de Miele proporciona unas condiciones de almacenamiento óptimas.



## Freeze&Cool

Nuevas posibilidades: uso flexible del congelador como frigorífico para disfrutar de una mayor capacidad de almacenamiento.



## **Sólo en Miele** FlexiLight 2.0

Sin deslumbrar: las bases iluminadas se colocan individualmente en el recinto y ofrecen la máxima flexibilidad.



## Bandeja FlexiBoard

Muy flexible: FlexiBoard crea espacio para recipientes altos y conserva el espacio en la parte posterior.



## **Sólo en Miele** Ajuste preciso de la puerta interior

Adaptable: es posible adaptar la posición de los estantes de la puerta interior para alojar botellas grandes o botes de conservas pequeños.



## Click2open

Apertura más fácil: los aparatos sin tiradores se pueden abrir con facilidad accionando la palanca.

# Combis



## KFN 4898 A-10 D bs Gama Premium

- Combi independiente con puerta de acero negro
- Sistema de apertura fácil integrado en la puerta Click2Open
- Iluminación del frigorífico mediante FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con circuitos de aire separados DuplexCool
- Función SuperFrío y SuperFrost
- **Función Freeze&Cool:** posibilidad de utilizar el congelador como frigorífico
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Active**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca** acero inox. antihuellas
- Capacidad útil total: 362 litros
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 68,2 cm

Acero Negro

N.º Material: 12521940

Cód. EAN: 4002516780885

**Precio tarifa (Impuestos Incl.): 3.199 €**



## KFN 4898 AD Gama Premium

- Combi independiente
- Sistema de apertura fácil integrado en la puerta Click2Open
- Iluminación del frigorífico mediante FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función SuperFrío y SuperFrost
- **Función Freeze&Cool:** posibilidad de utilizar el congelador como frigorífico
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Active**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca** acero inox. antihuellas
- Capacidad útil total: 362 litros
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 68,2 cm

Cristal Blanco Brillo

N.º Material: 12156960

Cód. EAN: 4002516612452

**Precio tarifa (Impuestos Incl.): 2.999 €**

Cristal Gris Grafito


N.º Material: 12156970

Cód. EAN: 4002516612469

**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.999 €**



125 Gala Edition



## KFN 4799 AD 125 Gala Edition Gama Reference 1

- Combi independiente con puerta negro mate
- Sistema de apertura fácil integrado en la puerta Click2Open
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función SuperFrío y SuperFrost.
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Pro**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca** acero inox. antihuellas
- Capacidad útil total: 360 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm

Negro mate

N.º Material: 12361960


Cód. EAN: 4002516711698

**Precio tarifa (Impuestos Incl.): 2.499 €**

# Combis




125 Gala Edition



## KFN 4799 AD 125 Gala Edition Gama Reference 1

- Combi independiente con puerta de acero inox. Antihuellas
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Pro**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca** acero inox. antihuellas
- Capacidad útil total: 360 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm

Acero inox. CleanSteel  
N.º Material: 12361950  
Cód. EAN: 4002516711742  
**Precio tarifa (Impuestos Incl.): 2.299 €**




## KFN 4799 CDE Gama Reference 1

- Combi independiente con puerta de acero inox. CleanSteel
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío y Función SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Fabricador de hielo** con depósito de agua
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico en dB(A) re1pW: 35
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm

Acero inox. CleanSteel  
N.º Material: 12430930  
Cód. EAN: 4002516742128  
**Precio tarifa (Impuestos Incl.): 1.999 €**

**Precio recomendado: 1.899 €**

**-100 €**



## KFN 4799 DDE Gama Reference 1

- Combi independiente con puerta de acero inox. CleanSteel
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Fabricador de hielo** con depósito de agua
- Capacidad útil total: 373 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm

Acero inox. CleanSteel  
N.º Material: 11951450  
Cód. EAN: 4002516516446  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.949 €**

**Precio recomendado: 1.749 €**

**-200 €**



**KFN 4796 CD**

**Gama Reference 1**

**-200 €**

- Combi independiente con puerta de acero inoxidable
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen Placas de inducción
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 485 litros
- Nivel acústico: 34 dB(A)
- **Pared posterior seca blanca**
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): **201,5 x 75,0 x 67,5 cm**


Acero Inox./ Antihuellas

N.º Material: 11954070

Cód. EAN: 4002516517474

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.999 €**

**Precio recomendado: 1.799 €**



**KFN 4795 AD**

**Gama Reference 1**

**-300 €**

- Combi independiente con puerta de acero negro
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen or EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico en dB(A) re1pW: 34
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm

Acero Negro

N.º Material: 12430860

Cód. EAN: 4002516742104

**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.199 €**

**Precio recomendado: 1.899 €**



**KFN 4795 CD**

**Gama Reference 1**

**-350 €**

- Combi independiente con puerta en acabado efecto pizarra
- Sistema de apertura fácil integrado en la puerta Click2Open
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas del aparato (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 68,2 cm

BlackBoard

N.º Material: 12335890

Cód. EAN: 4002516701118

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.999 €**

**Precio recomendado: 1.649 €**

# Combis



## KFN 4795 CD

### Gama Reference 1

- Combi independiente con puerta de acero negro
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica Dyna-Cool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas del aparato (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm

**-350 €**

Acero Negro

N.º Material: 12335900

Cód. EAN: 4002516701125

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €**

**Precio recomendado: 1.549 €**



## KFN 4797 CD

### Gama Reference 1

- Combi independiente
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica Dyna-Cool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Pro**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca** blanca
- Capacidad útil total: 362 litros
- Nivel acústico: 33 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,6 x 60,0 x 67,5 cm

**-300 €**

Acero Inox./ Antihuellas

N.º Material: 12335930

Cód. EAN: 4002516701156

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.849 €**

**Precio recomendado: 1.549 €**

Blanco

N.º Material: 12335970

Cód. EAN: 4002516701163

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.749 €**

**Precio recomendado: 1.449 €**

**-300 €**



## KFN 4395 CD

### Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica Dyna-Cool con dos circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm

**-350 €**

Look Inox.

N.º Material: 12336000

Cód. EAN: 4002516701217

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €**

**Precio recomendado: 1.199 €**

Blanco

N.º Material: 12336010


Cód. EAN: 4002516701224

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.449 €**

**Precio recomendado: 1.149 €**

**-300 €**

# Combis



**KFN 4395 DD**

**Gama Discovery 2**

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica Dyna-Cool **con dos circuitos de aire separados DuplexCool**
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico: 36 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm

**-350 €**

Look Inox.

N.º Material: 11950230

Cód. EAN: 4002516515388

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.449 €**

**Precio recomendado: 1.099 €**

Blanco


N.º Material: 11950220

Cód. EAN: 4002516515982

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.349 €**

**Precio recomendado: 1.049 €**

**-300 €**



**KFN 4375 CD**

**Gama Discovery 2**

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica Dyna-Cool **con dos circuitos de aire separados DuplexCool**
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 330 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas del aparato (Alto x Ancho x Fondo): 185,0 x 60,0 x 67,5 cm

**-350 €**

Look Inox.

N.º Material: 12336020

Cód. EAN: 4002516701231

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.499 €**

**Precio recomendado: 1.149 €**

Blanco


N.º Material: 12336030

Cód. EAN: 4002516701248

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €**

**Precio recomendado: 1.099 €**

**-300 €**



**KFN 4375 DD**

**Gama Discovery 2**

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica Dyna-Cool **con dos circuitos de aire separados DuplexCool**
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 330 litros
- Nivel acústico: 36dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185,0 x 60,0 x 67,5 cm

**-350 €**

Look Inox.

N.º Material: 11949880

Cód. EAN: 4002516515951

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €**

**Precio recomendado: 1.049 €**

Blanco

N.º Material: 11949860

Cód. EAN: 4002516515944

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €**

**Precio recomendado: 999 €**

**-300 €**

\* Hasta fin de existencias - Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

\* Hasta fin de existencias - Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

\* Hasta fin de existencias - Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

# Combis



**KFN 4394 ED**

**-300 €**

## Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Total NoFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- Capacidad útil total: 368 litros
- Nivel acústico: 39 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 203,0 x 60,0 x 66,0 cm

Look Inox.

N.º Material: 11979910

Cód. EAN: 4002516527770

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €**

**Precio recomendado: 899 €**

**-250 €**


Blanco

N.º Material: 11979530

Cód. EAN: 4002516527961

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099 €**

**Precio recomendado: 849 €**



**KFN 4374 ED**

**-300 €**

## Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Total NoFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- Capacidad útil total: 326 litros
- Nivel acústico: 39 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 186,0 x 60,0 x 66,0

Look Inox.

N.º Material: 11980160

Cód. EAN: 4002516528166

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.149 €**

**Precio recomendado: 849 €**

**-250 €**

Blanco

N.º Material: 11980150

Cód. EAN: 4002516528159


**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.049 €**

**Precio recomendado: 799 €**

\* Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

\* Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024


# Frigoríficos



## KS 4887 DD edt/cs Gama Premium

- Frigorífico para instalación side-by-side con puerta de acero inox. CleanSteel
- Manejo táctil FreshTouch
- Sistema de apertura integrado en la puerta Click2open
- Iluminación mediante FlexiLight 2.0
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Active** Alarma acústica y óptica de la puerta
- **Pared posterior seca** CleanSteel
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º Material: 11949670  
Cód. EAN: 4002516515913  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.299 €**




## KS 4783 DD edt/cs Gama Reference 1

- Frigorífico para instalación side-by-side en acero inoxidable CleanSteel
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- Alarma acústica y óptica de la puerta
- Capacidad útil total: 399 l
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º Material: 12431110  
Cód. EAN: 4002516742234  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €**

Acero negro  
N.º Material: 12431090  
Cód. EAN: 4002516742210  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.499 €**



## KS 4383 DD ws Gama Discovery 2

- Frigorífico para instalación side-by-side de color blanco
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de apertura integrado en la puerta SideOpen
- Iluminación mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh** Alarma acústica y óptica de la puerta
- Capacidad útil total: 399 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º Material: 12431030  
Cód. EAN: 4002516742166  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099 €**


Look Inox.  
N.º Material: 12430970  
Cód. EAN: 4002516742135  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €**

\* A partir de Abril 2024

\* A partir de Abril 2024



# Congeladores




## FNS 4882 D edt/cs

### Gama Premium

- Congelador para instalación side-by-side en acero inoxidable CleanSteel
- Manejo táctil FreshTouch
- Sistema de apertura integrado en la puerta Click2open
- Iluminación mediante LED
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- **Kit de unión side-by-side incluido**
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º Material: 11953920  
 Cód. EAN: 4002516517276  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.399 €**



## FNS 4782 D edt/cs

### Gama Reference 1

- Congelador para instalación side-by-side en acero inoxidable CleanSteel
- Manejo táctil SensorTouch #
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LED
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- **Kit de unión side-by-side incluido**
- Capacidad útil total: 277 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º Material: 12430650  
 Cód. EAN: 4002516741794  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.499 €**

Acero negro  
 N.º Material: 12430600  
 Cód. EAN: 4002516741770  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.599 €**




## FNS 4782 E edt/cs

### Gama Reference 1

- Congelador para instalación side-by-side en acero inoxidable CleanSteel
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- **Kit de unión side-by-side incluido**
- Nivel acústico: 38 dB(A) re1pW
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185 x 60 x 67,5 cm

N.º Material: 11953230  
 Cód. EAN: 4002516517405  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.449 €**

# Congeladores



## FNS 4382 D ws

### Gama Discovery 2

- Congelador para instalación side-by-side de color blanco
- Manejo táctil SensorTouch
- Sistema de apertura integrado en la puerta SideOpen
- Iluminación mediante LED
- No más descongelar con el sistema NoFrost
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- **Kit de unión side-by-side incluido**
- Capacidad útil total: 277 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo):  
185 x 60 x 67,5 cm

N.º de material: 12430410

Código EAN: 4002516741725

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €**

Look Inox

N.º de material: 12430340

Código EAN: 4002516741596

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €**

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de los lavavajillas Miele



**Sólo en Miele** **AutoDos**  
Sistema de dosificación automática AutoDos con PowerDisk integrado. Máxima comodidad y eficiencia de limpieza.



**QuickPowerWash**  
Programa corto: resultados perfectos en solo 58 minutos para vajilla con un grado de suciedad normal.



**Etiqueta energética A**  
Máxima eficacia y óptimos resultados de limpieza y secado con el menor consumo energético.



**Sólo en Miele** **Secado AutoOpen**  
Secado óptimo: la puerta se abre automáticamente al finalizar el programa de lavado.



**Dotación de los cestos FlexLine**  
De la flexibilidad a la comodidad: ajuste fácil, colocación flexible y los mejores resultados de limpieza.



**Sólo en Miele** **Miele@home**  
Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.

# Lavavajillas de libre instalación G 7000



6 meses de  
detergente  
gratis\*



6 meses de  
detergente  
gratis\*



6 meses de  
detergente  
gratis\*



## G 7600 SC CLST AutoDos Gama Reference 2

**-200 €**

- Lavavajillas de color **acero inoxidable** con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 12 programas de lavado
- Muy silencioso: **42 dB(A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 54 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- **Sistema AutoDos:** dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen:** apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior: ExtraComfort - XL Assist ampliación de cesto, soporte para una limpieza óptima de botellas
- Controla tu lavavajillas desde el móvil con Miele@Home

N.º material: 12419040

Cód. EAN: 4002516736226

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.749 €**

**Precio recomendado: 1.549 €**



## G 7600 SC BRWS AutoDos Gama Reference 2

**-200 €**

- Lavavajillas de color **blanco** con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 12 programas de lavado
- Muy silencioso: **42 dB(A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 54 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- **Sistema AutoDos:** dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen:** apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior: ExtraComfort - XL Assist ampliación de cesto, soporte para una limpieza óptima de botellas
- Controla tu lavavajillas desde el móvil con Miele@Home

N.º material: 12419030

Cód. EAN: 4002516736219

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.649 €**

**Precio recomendado: 1.449 €**



## G 7130 SC BRWS AutoDos Gama Reference 1

**-200 €**

- Lavavajillas de color **blanco** con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 10 programas de lavado
- Muy silencioso: **43 dB(A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- **Sistema AutoDos:** dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen:** apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior: ExtraComfort - XL Assist ampliación del cesto, soporte para una limpieza óptima de botellas
- Controla tu lavavajillas desde el móvil con Miele@Home

N.º material: 12418970

Cód. EAN: 4002516735854

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €**

**Precio recomendado: 1.099 €**

**-200 €**

## G 7130 SC CLST AutoDos Gama Reference 1

- Acabado en **acero inoxidable CleanSteel**
- 6 meses de detergente gratis\***

N.º material: 12418980

Cód. EAN: 4002516735861

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €**

**Precio recomendado: 1.199 €**

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

Modelos sujetos a disponibilidad de stock

\* Promoción válida hasta el 31.12.2024. Regalo valorado en 59,99€. Consulta condiciones en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# Lavavajillas de libre instalación G 5000



## G 5540 SC BRWS Gama Discovery 2

**-100 €**

- Lavavajillas de libre instalación (45cm) con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 9 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 70 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,1 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

**20 UltraTabs gratis\***



## G 5310 SC BRWS Gama Discovery 2

**-100 €**

- Lavavajillas de libre instalación **con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D**
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 44dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- **Secado AutoOpen:** apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort


**20 UltraTabs gratis\***

N.º Material: 12179960

Cód. EAN: 4002516624196

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.049 €**

**Precio recomendado: 949 €**



## G 5110 SC BRWS Gama Discovery 1

- Lavavajillas de libre instalación con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 84 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,5 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

**20 UltraTabs gratis\***

N.º Material: 12179890

Cód. EAN: 4002516624127

**Precio tarifa (impuestos incl.): 799 €**

## G 5310 SC EDST/CLST Gama Discovery 2

**-100 €**

- Dotación como modelo G 5210 SC BRWS en acero inoxidable CleanSteel

**20 UltraTabs gratis\***

N.º Material: 12179970

Cód. EAN: 4002516624202

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.149 €**

**Precio recomendado: 1.049 €**

## G 5110 SC EDST Gama Discovery 1

- Dotación como modelo G 5110 SC BRWS en acero inoxidable CleanSteel

**20 UltraTabs gratis\***

N.º Material: 12179900

Cód. EAN: 4002516624134

**Precio tarifa (impuestos incl.): 899 €**

N.º Material: 12180020

Cód. EAN: 4002516624257

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.149 €**

**Precio recomendado: 1.049 €**

\* Disponible hasta fin de existencias

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

Modelos sujetos a disponibilidad de stock

\* Promoción válida hasta el 31.12.2024. Elige entre 20 Ultratabs gratis o 180 Ultratabs por 49,99 €.



Consulta condiciones en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# Lavavajillas totalmente integrables



6 meses de  
detergente  
gratis\*

125 Edition



## G 7191 SCVi AutoDos Gama Reference 1

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 7 programas de lavado y 4 opciones extra
- Muy silencioso: **43 dB(A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: **64 kWh**
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- **QuickPowerWash**: lavado y secado en menos de 1 hora
- **Sistema AutoDos**: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación cesto superior y cesto inferior: XL Assist ampliación de cesto, soporte para una limpieza óptima de botellas y soporte para la limpieza de pajitas reutilizables, cesto para tazas pequeñas
- Controla tu lavavajillas desde el móvil con Miele@Home

Care Set de Regalo\*\*

## G 5350 SCVi Gama Discovery 2

- Lavavajillas totalmente integrables con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 44dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- **QuickPowerWash**: lavado y secado en menos de 1 hora
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

20 UltraTabs gratis\*

N.º Material: 12180000  
Cód. EAN: 4002516624233  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €**

## G 5150 SCVi Gama Discovery 1

- Lavavajillas totalmente integrables con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45dB (A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 84 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,5 l
- **QuickPowerWash**: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

20 UltraTabs gratis\*

N.º Material: 12179940  
Cód. EAN: 4002516624172  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €**

**Precio recomendado: 1.099 €**

## G 5350 Vi Gama Discovery 2

- Capacidad: 13 servicios normalizados
- **Cesto cubertero** en lugar de bandeja portacubiertos MultiFlex 3D

20 UltraTabs gratis\*

N.º material: 12470530  
Cód. EAN: 4002516763451  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.699 €**

N.º Material: 12179990  
Cód. EAN: 4002516624226  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.249 €**

## G 5150 Vi Gama Discovery 1

- Capacidad: 13 servicios normalizados
- **Cesto cubertero** en lugar de bandeja portacubiertos

20 UltraTabs gratis\*

N.º Material: 12179930  
Cód. EAN: 4002516624165  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099 €**

\* Disponible hasta fin de existencias

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años  
Modelos sujetos a disponibilidad de stock

\* Promoción válida hasta el 31.12.2024. Elige entre 20 Ultratabs gratis o 180 Ultratabs por 34,99 €. Consulta condiciones en [www.miele.es](http://www.miele.es)

\*\* Care Set (6PowerDisk, Sal, abrillantador, DishClean) valorado en 79,99 €

# Electrodomésticos respetuosos con el medio ambiente

Desde hace más de 120 años la sostenibilidad y el desarrollo de productos eficientes son una pieza clave de la ética de nuestra Compañía. La cuidadosa selección de materiales garantiza la larga vida útil de los electrodomésticos de Miele y la alta posibilidad de reciclarlos.


## Las claves de un secado eficiente

Todas las secadoras de la nueva generación T1 incorporan la tecnología de bomba de calor de alta eficiencia energética y alcanzan como mínimo una clase de eficiencia energética A++. EcoSpeed agiliza el proceso en la secadora y con la mejor clase de eficiencia energética A+++.

La razón es una nueva unidad de bomba de calor que también representa un gran paso adelante en cuanto a la conservación de recursos: se utiliza un innovador proceso de fabricación con plásticos reciclados que ahorra hasta un 30% de material durante la producción. Además, la mayoría de las secadoras funcionan con el refrigerante natural R290, que está completamente libre de HFC y por tanto, minimiza el potencial de calentamiento global.

## Un lavado aún más sostenible

La mayoría de las lavadoras Miele ya alcanzan la mejor clase de eficiencia energética A, según la nueva etiqueta energética, por lo que son especialmente ecológicas. Pero nuestros electrodomésticos no solo son económicos en la etiqueta: todas las lavadoras Miele cuentan con un control de carga automático e inteligente que analiza la carga actual y no utiliza más agua y electricidad de la necesaria. La función EcoFeedback te proporciona información precisa sobre el consumo de electricidad y agua de la máquina.







Consigue resultados perfectos siempre: gracias al innovador sistema de autodosificación Twin-Dos® los detergentes integrados UltraPhase 1 y 2 se dosifican de manera totalmente automática y ahorras hasta un 30 % de detergente.

UltraPhase 1 garantiza resultados perfectos en prendas blancas y de colores brillantes. Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se añade en el momento exacto del programa para eliminar del todo las manchas resistentes.

# TwinDos®<sup>1)</sup> –

## La innovación para los mejores resultados.



El Instituto Hohenstein investigó las características del sistema de dosificación automática en 2 fases en relación con los detergentes de Miele UltraPhase 1 y UltraPhase 2. Se demostró la excelente eficiencia de lavado en lo que respecta a eliminación de manchas, cuidado de la ropa blanca, prevención del agrisamiento y dosificación precisa.



El sistema de 2 fases de Miele consigue mejores resultados que los detergentes líquidos convencionales que no contienen blanqueadores, ya que estos destruirían el resto de componentes.

Miele UltraPhase 1 y 2 se almacenan y dosifican por separado, por eso el sistema TwinDos® contiene blanqueadores. Los principios activos de UltraPhase 1 eliminan la suciedad y las manchas de, por ejemplo, aceite, grasa, proteínas o almidones.



Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se introduce en el proceso de lavado en el momento óptimo y elimina incluso las manchas más resistentes como, por ejemplo, café, té, zumo de frutas o vino tinto. Entra en [www.miele.es](http://www.miele.es) y conoce el trabajo del laboratorio químico de Miele y el poder de limpieza de UltraPhase 1 y 2 (productos – Productos de limpieza Miele).



Sin colorantes ni perfumes: nuevos UltraPhase 1 y 2 Sensitive para proteger la piel sensible. Protege tu piel como merece y evita las alergias. ¿La ropa? Limpia y cuidada a la perfección, por supuesto.

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de las lavadoras Miele



**Sólo en Miele** **TwinDos®<sup>1)</sup>**  
El mejor sistema de dosificación de detergente líquido. TwinDos® dosifica la cantidad necesaria de Ultra-Phase 1 y 2 en el momento preciso del ciclo de lavado. Además, gracias a TwinDos®, se reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosificación manual<sup>2)</sup>.



**Higiene contra virus probada**  
Higiene total: gracias a TwinDos® y PowerWash, se eliminan más del 99,9 %<sup>3)</sup> de los virus como el Covid de forma fiable.



**Sólo en Miele** **PowerWash**  
Lavado rápido y eficiente para coladas grandes y pequeñas.



**Sólo en Miele** **Testado para 20 años de vida útil<sup>4)</sup>**  
Los motores de automóviles se testan para 3.000 horas de funcionamiento, nosotros los testamos para alcanzar hasta 10.000 horas.<sup>4)</sup>



**Sólo en Miele** **CapDosing<sup>5)</sup>**  
Cómodas cápsulas monodosis para dosificar detergentes especiales, suavizantes y aditivos.



**SteamCare<sup>6)</sup>**  
Máxima versatilidad: con SteamCare podrás airear y alisar tu prenda favorita con facilidad.

<sup>1)</sup> Patente: EP 2 784 205

<sup>2)</sup> De acuerdo con la comprobación del Öko-Institut e. V. del 06/09/2013: "Potencial de ahorro gracias a la dosificación automática TwinDos en lavadoras"

<sup>3)</sup> Testado por Univ. Albstadt-Sigmaringen y certificado con la etiqueta de oro del Inst. Higiene Integral y Virología – InFluenc\_H. Válido para todos los modelos con TwinDos® y PowerWash en el programa Algodón antiséptico 60 °C con el extra AllergoWash. Enlace a métodos: <https://www.miele.com/wa-c>

<sup>4)</sup> Durante la fase de desarrollo de la serie de lavasecadoras W1, Miele ha testado varios modelos y componentes principales durante 5.000 lavados (= 5 lavados a la semana durante 50 semanas p.a.) en varios programas.

Más información: [miele.com/20años](https://www.miele.com/20años)

<sup>5)</sup> Patente: EP 2 365 120

<sup>6)</sup> Patente: EP 2 006 432

# Lavadoras TwinDos y PowerWash con 10 años de garantía



6 meses de  
detergente  
gratis\*



## WWV 980 Passion Gama Prestige

- Diseño White Edition: puerta blanco perla con anillo exterior cromado
- Capacidad de 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- 28 programas de lavado + 10 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en menos de 49 minutos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof
- Reduce el planchado un 50% con SteamCare
- Toma de agua caliente incorporada
- Medidas (Al x An x Fo):  
850 x 596 x 643 mm

N.º Material: 10998470  
Cód. EAN: 4002516072805  
Precio tarifa (impuestos incl.): 2.649 €



6 meses de  
detergente  
gratis\*



## WWR 860 WPS Gama Premium

- Diseño White Edition: puerta blanca con anillo exterior cromado
- Capacidad de 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- 26 programas de lavado + 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en menos de 49 minutos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof
- Medidas (Al x An x Fo):  
850 x 596 x 643 mm

N.º Material: 10998460  
Cód. EAN: 4002516073253  
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.949 €



6 meses de  
detergente  
gratis\*



## WCR 860 WPS Gama Premium

- Diseño Chrome Edition: puerta cromada con anillo interior negro
- Capacidad de 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- 26 programas de lavado + 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en menos de 49 minutos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof
- Medidas (Al x An x Fo):  
850 x 596 x 636 mm

N.º Material: 10998440  
Cód. EAN: 4002516073185  
Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

\* Por la compra de una lavadora o lavasecadora TwinDos entre el 01.04.2024 y el 31.12.2024, Miele te regala 3 cartuchos UltraPhase 1 y 2 cartuchos UltraPhase 2 valorados en 79.99€. De serie se entrega 1 cartucho UltraPhase 1 y otro UltraPhase 2. El cupón es redimible en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# Lavadoras XL (hasta 10Kg)



## WWI 880 GALA Edition Gama Reference 2

**-250 €**

- Diseño White Edition: puerta negra con anillo exterior cromado
- Capacidad 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- 23 programas de lavado + 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 min.
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- **Sistema de vapor SteamCare.** Reduce el planchado un 50%

N.º Material: 12537140  
Cód. EAN: 4002516791515  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.799 €**  
**Precio recomendado: 1.549 €**



## WCI 880 GALA Edition Gama Reference 2

**-250 €**

- Diseño Chrome Edition: puerta Graphite Grey con anillo interior negro
- Capacidad 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- 23 programas de lavado + 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 min.
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- **Sistema de vapor SteamCare.** Reduce el planchado un 50%

N.º Material: 12537130  
Cód. EAN: 4002516790709  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.799 €**  
**Precio recomendado: 1.549 €**



## WCK 360 Gama Reference 1

**-200 €**

- Diseño Chrome Edition: puerta cromada con anillo interior negro
- Capacidad: 10 Kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 4 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49min.
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

Chrome Edition

N.º Material: 12387570  
Cód. EAN: 4002516789161  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.599 €**  
**Precio recomendado: 1.399 €**

## WWK 360 Gama Reference 1

**-200 €**

- Diseño White Edition: puerta negra con anillo exterior cromado
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

N.º Material: 12387580  
Cód. EAN: 4002516789888  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.599 €**  
**Precio recomendado: 1.399 €**

# Lavadoras con autodosificación TwinDos



6 meses de  
detergente  
gratis\*



**WCG 660**

**-250 €**

**Gama Reference 1**

- Diseño Chrome Edition: puerta Graphite Grey con anillo interior negro
- Capacidad 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 17 Programas de lavado + 8 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

N.º Material: 11395050

Cód. EAN: 4002516282150

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €**

**Precio recomendado: 1.299 €**

**WWG 660**

**-250 €**

**Gama Reference 1**

- Diseño White Edition: puerta negra con anillo exterior cromado
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

N.º Material: 11395070

Cód. EAN: 4002516281887

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €**

**Precio recomendado: 1.299 €**



6 meses de  
detergente  
gratis\*



**125 Edition**

**WWB 680**

**-200 €**

**Gama Discovery 1**

- Diseño White Edition: puerta negra con anillo exterior blanco
- Capacidad 8 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 2 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- **Sistema de vapor SteamCare.** Reduce el planchado un 50%
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

N.º Material: 12486440

Cód. EAN: 4002516776468

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.349 €**

**Precio recomendado: 1.149 €**



6 meses de  
detergente  
gratis\*



**125 Edition**

**WCB 680**

**-200 €**

**Gama Discovery 1**

- Diseño Chrome Edition: puerta blanca con anillo interior negro
- Capacidad 8 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 2 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- **Sistema de vapor SteamCare.** Reduce el planchado un 50%
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

N.º Material: 12486420

Cód. EAN: 4002516776628

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.349 €**

**Precio recomendado: 1.149 €**

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

\* Por la compra de una lavadora o lavasecadora TwinDos entre el 01.04.2024 y el 31.12.2024, Miele te regala 3 cartuchos UltraPhase 1 y 2 cartuchos UltraPhase 2 valorados en 79,99€ De serie se entrega 1 cartucho UltraPhase 1 y otro UltraPhase 2. El cupón es redimible en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# Lavadoras con Powerwash



## WWG 360

### Gama Reference 1

- Diseño White Edition: puerta negra con anillo exterior cromado
- Capacidad de 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 18 Programas de lavado + 9 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

**Detergente UltraWhite gratis**

**-250 €**



## WCB 380

### Gama Discovery 1

- Diseño Chrome Edition: puerta blanca con anillo interior negro
- Capacidad 8 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 5 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 min.
- **Sistema de vapor SteamCare.** Reduce el planchado un 50%
- Conectividad Wifi con la app Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

**-200 €**



## WWB 380

### Gama Discovery 1

- Diseño White Edition:puerta negra con anillo exterior blanco
- Capacidad 8 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 5 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 min.
- **Sistema de vapor SteamCare.** Reduce el planchado un 50%
- Conectividad Wifi con la app Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm


**-200 €**

N.º Material: 11395060  
 Cód. EAN: 4002516282174  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €**  
**Precio recomendado: 1.299 €**

N.º Material: 12486410  
 Cód. EAN: 4002516776062  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.349 €**  
**Precio recomendado: 1.149 €**

N.º Material: 12486430  
 Cód. EAN: 4002516776451  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.349 €**  
**Precio recomendado: 1.149 €**

# Lavadoras Classic



## WWD 020

### Gama Discovery 1

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de hasta 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Preselección de inicio de hasta 24 h
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm



## WCD 020

### Gama Discovery 1

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de hasta 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado + 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Preselección de inicio de hasta 24 h
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm



## WCA 020

### Gama Discovery 1

- Diseño Chrome Edition: puerta blanca con anillo interior negro
- Capacidad 7 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

N.º material: 11810270

Cód. EAN: 4002516465171

**Precio tarifa (impuestos incl.): 999 €**

N.º material: 11810250

Cód. EAN: 4002516464990

**Precio tarifa (impuestos incl.): 999 €**

N.º Material: 11433770

Cód. EAN: 4002516303237

**Precio tarifa (impuestos incl.): 899 €**

# Lavadoras Excellence



6 meses de  
detergente  
gratis\*



**WEI 865**


## Gama Reference 2

- Diseño Excellence Chrome Edition: puerta cromada con anillo interior negro
- Capacidad 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- 22 programas de lavado + 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 min.
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

**-250 €**



6 meses de  
detergente  
gratis\*




**WEG 665**

## Gama Reference 1

- Diseño Excellence Chrome Edition: puerta cromada con anillo interior negro
- Capacidad 9 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 17 Programas de lavado + 8 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

**-250 €**



**WED 025**

## Gama Discovery 1

- Diseño Excellence Chrome Edition: puerta Graphite Grey con anillo interior en negro
- Capacidad 8 kg de carga
- Velocidad máx. de centrifugado 1.400 rpm
- 12 programas de lavado + 5 opciones extra
- Función Añadir prendas
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas Watercontrol
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

N.º Material: 11542000

Cód. EAN: 4002516349310

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.799 €**

**Precio recomendado: 1.549 €**

N.º Material: 11541990

Cód. EAN: 4002516349228

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.599 €**

**Precio recomendado: 1.349 €**

N.º Material: 11810260

Cód. EAN: 4002516465003

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.049 €**

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

\* Por la compra de una lavadora TwinDos entre el 01.04.2024 y el 31.12.2024, Miele te regala 3 cartuchos UltraPhase 1 y 2 cartuchos UltraPhase 2. De serie se entrega 1 cartucho UltraPhase 1 y otro UltraPhase 2. El cupón es redimible en [www.miele.es](http://www.miele.es)



# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de las secadoras Miele



**Sólo en Miele** **Tecnología EcoDry**  
La tecnología EcoDry de Miele garantiza consumos energéticos bajos y tiempos de secado cortos a largo plazo. Gracias a la combinación del sistema de filtros patentado<sup>1)</sup> de Miele y al intercambiador de calor sin mantenimiento, las pelusas no se acumulan en el intercambiador y no afectan al funcionamiento con el paso del tiempo.



**Sólo en Miele** **FragranceDos<sup>2)</sup>**  
Esponjosa y fresca: con FragranceDos<sup>2)</sup> puedes alternar rápidamente entre tus dos aromas favoritos.



**DryCare 40**  
Secado delicado: DryCare 40 seca todas las prendas que puedan lavarse a máquina a 40 °C<sup>3)</sup> y te ayuda a ahorrar tiempo.



**SteamFinish**  
Ropa perfecta más rápido: el vapor combinado con calor alisa las prendas ya en la secadora.



**Eficiencia energética**  
El mejor rendimiento: gracias a su excelente clasificación energética, las secadoras de Miele consiguen el secado más sostenible y más delicado con las prendas



**Sólo en Miele** **Testado para 20 años de vida útil<sup>4)</sup>**  
Los motores de automóviles se testan para 3.000 horas de funcionamiento, nosotros los testamos para alcanzar hasta 10.000 horas<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Patente: EP 2 107 155

<sup>2)</sup> Patente: EP 2 431 516

<sup>3)</sup> No apto para prendas de lana o seda.

<sup>4)</sup> Durante la fase de desarrollo de la serie de lavasecadoras WT1, Miele ha testado varios modelos y componentes principales durante 5.000 lavados y 4.000 secados (= 5 lavados y 4 secados a la semana durante 50 semanas p.a.) en varios programas. Más información: [miele.com/20años](http://miele.com/20años)

# Secadoras con bomba de calor de 9 kg



## TWV 780 Passion Gama Prestige

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Ahorro superior de la eficiencia energética en un 10%
- 23 programas de secado y 8 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor y PowerFresh
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos<sup>2</sup>: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- SteamFinish: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

### Fragancia de regalo Cesto de secado gratis

N.º material: 11845130  
Cód. EAN: 4002516485315  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.799 €**



## TWR 780 Gama Premium

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Ahorro superior de la eficiencia energética en un 10%
- 22 programas de secado y 8 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor y PowerFresh
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos<sup>2</sup>: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- SteamFinish: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

### Fragancia de regalo

N.º material: 11845120  
Cód. EAN: 4002516485087  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.699 €**




## TCR 780 Gama Premium

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Ahorro superior de la eficiencia energética en un 10%
- 22 programas de secado y 8 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor y PowerFresh
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos<sup>2</sup>: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- SteamFinish: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

### Fragancia de regalo

N.º material: 11845090  
Cód. EAN: 4002516477389  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.699 €**

# Secadoras con bomba de calor



## TWL 780


### Gama Reference 2

**-200 €**

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 12 programas de secado y 6 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- ConfortSensor
- Silenciosa: 64 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Avisador acústico
- Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

#### Fragancia de regalo

N.º material: 11845110  
 Cód. EAN: 4002516484646  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €**  
**Precio recomendado: 1.699 €**



## TCL 780


### Gama Reference 2

**-200 €**

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9kg
- 12 programas de secado y 6 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- Silenciosa: 64 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Avisador acústico
- Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

#### Fragancia de regalo

N.º material: 11845080  
 Cód. EAN: 4002516478850  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €**  
**Precio recomendado: 1.699 €**



## TWF 760

### Gama Reference 1


**-100 €**

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y opción Dry-Care 40 que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

#### Fragancia de regalo

N.º material: 11845070  
 Cód. EAN: 4002516483526  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €**  
**Precio recomendado: 1.299 €**

# Secadoras de bomba de calor



## TCF 760 Gama Reference 1

**-100 €**

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y opción Dry-Care 40 que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

**Fragancia de regalo**

N.º material: 11845020  
 Cód. EAN: 4002516476290  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €**  
**Precio recomendado: 1.299 €**



## TWC 364 Gama Discovery 1

**-100 €**

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

**Fragancia de regalo**

N.º material: 12130590  
 Cód. EAN: 4002516608134  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €**  
**Precio recomendado: 1.199 €**



## TCC 364 Gama Discovery 1


**-100 €**

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

**Fragancia de regalo**

N.º material: 12130580  
 Cód. EAN: 4002516609254  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €**  
**Precio recomendado: 1.199 €**

# Secadoras de bomba de calor




## TWC 560

### Gama Discovery 1

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: Soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Secadoras y lavadoras integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 655 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

**Fragancia de regalo**



## TCC 560

### Gama Discovery 1

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: Soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Secadoras y lavadoras integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

**Fragancia de regalo**



## TWD 260

### Gama Discovery 1

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

**Fragancia de regalo**

N.º material: 11844970  
 Cód. EAN: 4002516475224  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €**

N.º material: 11844950  
 Cód. EAN: 4002516473046  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €**

N.º material: 11845050  
 Cód. EAN: 4002516475231  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €**

# Secadoras de bomba de calor



## TWC 220

### Gama Discovery 1

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 655 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

**Fragancia de regalo**



## TCC 220

### Gama Discovery 1

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

**Fragancia de regalo**



## TCA 220

### Gama Discovery 1

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 7 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

**Fragancia de regalo**

N.º material: 11844960  
 Cód. EAN: 4002516474234  
 Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099€

N.º material: 11844940  
 Cód. EAN: 4002516457121  
 Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099€

N.º material: 11844930  
 Cód. EAN: 4002516473015  
 Precio tarifa (impuestos incl.): 999 €

# Secadoras Excellence



TEL 785


## Gama Reference 2

**-200 €**

- Diseño Excellence ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 12 programas de secado y 6 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- Silenciosa: 64 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos(2): elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Avisador acústico
- Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

### Fragancia de regalo

N.º material: 11845100  
 Cód. EAN: 4002516480785  
**PVP tarifa (impuestos incl.): 1.949 €**  
**Precio promoción: 1.749 €**



TEF 765

## Gama Reference 1

**-100 €**

- Diseño Excellence ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y opción Dry-Care 40 que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos(2): elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

### Fragancia de regalo

N.º material: 11845040  
 Cód. EAN: 4002516480488  
**PVP tarifa (impuestos incl.): 1.449 €**  
**Precio promoción: 1.349 €**



TED 265

## Gama Discovery 1

- Diseño Excellence ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con tu móvil con Miele@ home
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

### Fragancia de regalo

N.º material: 11845030  
 Cód. EAN: 4002516480518  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.249 €**

# Conectividad con Miele@home\*

## Principales características de la Miele App\*\*



### Panel de control

Monitoriza de un vistazo el estatus de tus electrodomésticos Miele gracias al panel de control.

### MobileControl

MobileControl te permite manejar los aparatos a través de la App, independientemente de dónde estés.

### RemoteUpdate


Las actualizaciones de software disponibles se descargarán e instalarán en el aparato correspondiente de forma sencilla, sin que sea necesaria la visita de un técnico.

### ShopConnect

Haz tu pedido de productos de limpieza y consumibles directamente a través de la App.

### Modo Demo

El modo Demo de la Miele App te permite conocer todas sus ventajas, incluso sin tener aún conectado ningún aparato.



Visita nuestra página web para conocer más ventajas de la Miele App:

[miele.es/app](http://miele.es/app)



¡Descarga la App ahora!



\* Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país. Para saber más sobre los requisitos del sistema para la conexión de electrodomésticos Miele, consulte [miele.com/systemrequirements](http://miele.com/systemrequirements).

\*\* Disponible para dispositivos móviles. En la App Store encontrarás toda la información sobre los requisitos mínimos.

\*\*\* El control por voz utiliza el servicio de Google LLC y Amazon Alexa y depende de su disponibilidad. La funcionalidad puede variar según el país. Google, Google Home y Google Nest Mini son marcas de Google LLC. Para Google Nest Mini son necesarias WiFi, una conexión a internet, una clavija próxima, una cuenta de Google y un dispositivo móvil compatible. Para más información sobre los requisitos mínimos del sistema, ir a [g.co/home/req](http://g.co/home/req).

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de las lavasecadoras Miele



**Sólo en Miele** **TwinDos®<sup>1)</sup>\*\***  
El mejor sistema de dosificación de detergente líquido. TwinDos® dosifica la cantidad necesaria de Ultra-Phase 1 y 2 en el momento preciso del ciclo de lavado. Además, gracias a TwinDos®, se reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosificación manual. \*\*\*



**Sólo en Miele** **CapDosing<sup>2)</sup>**  
Cómodas cápsulas monodosis para dosificar detergentes especiales, suavizantes y aditivos.



**Sólo en Miele** **PowerWash**  
Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas grandes como pequeñas.



**Sólo en Miele** **Testado para 20 años de vida útil<sup>3)</sup>**  
Los motores de automóviles se testan para 3.000 horas de funcionamiento, nosotros los testamos para alcanzar hasta 10.000 horas.<sup>3)</sup>



**Higiene contra virus probada**  
Higiene total: gracias a TwinDos® y PowerWash, se eliminan más del 99,9 % <sup>4)</sup> de los virus como el Covid de forma fiable.



**SteamCare**  
Máxima versatilidad: con SteamCare podrás airear y alisar tu prenda favorita con facilidad.

\*\* Se incluye un cartucho UltraPhase 1 y otro de UltraPhase 2, el resto se adquieren redimiendo el cupón.

\*\*\* Base de cálculo: 5 lavados/semana durante 28 semanas

<sup>1)</sup> Patente: EP 2 784 205

<sup>2)</sup> Patente: EP 2 365 120

<sup>3)</sup> Durante la fase de desarrollo de la serie de lavasecadoras WT1, Miele ha testado varios modelos y componentes principales durante 5.000 lavados y 4.000 secados (= 5 lavados y 4 secados a la semana durante 50 semanas p.a.) en varios programas. Más información: [miele.com/20años](https://www.miele.com/20años)

<sup>4)</sup> Testado por la Univ. Albstadt-Sigmaringen y certificado con la etiqueta de oro del Inst. Higiene Integral y Virología - InFluenc\_H. Válido para todos los modelos con TwinDos® y PowerWash en el prog. Algodón antiséptico 60 °C con extra AllergoWash.

Enlace a métodos:

<https://www.miele.com/wa-c>

# Lavasecadoras



6 meses de  
detergente  
gratis\*



## WTR 860 Gama Premium


- Capacidad de 8 kg de carga lavado y 5 kg secado
- **Eficiencia solo lavado A**
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- **23 programas lavado + 7 opciones extra**
- 21 programas de secado + 2 opciones extra
- QuickPower: prendas perfectamente limpias y secas en tiempo récord
- **Dosificación automática** de detergente TwinDos
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof-Metal
- Reduce el planchado un 50% con **SteamCare**
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm



## WTI 360 Gama Reference 2

**-200 €**

- Capacidad de 8 kg de carga lavado y 5 kg secado
- **Eficiencia solo lavado A**
- Velocidad máx. de centrifugado 1.600 rpm
- 19 programas de lavado + 7 opciones extra
- 17 programas secado + 3 opciones extra
- **QuickPower**: prendas perfectamente limpias y secas en tiempo récord
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof-Metal
- Reduce el planchado un 50% con **SteamCare**
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm



## WTD 160 Gama Discovery 1

**-100 €**

- Capacidad de 8 kg de carga lavado y 5 kg secado
- **Eficiencia solo lavado A**
- Velocidad máx. de centrifugado 1.500 rpm
- 11 programas de lavado + 2 opciones extra
- 10 programas de secado + 1 opción extra
- Conectividad con tu móvil con Miele@home
- Cajetín de detergente autolimpiable (Autoclean)
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm

N.º Material: 11587920  
Cód. EAN: 4002516365044  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.299 €**

N.º Material: 11587930  
Cód. EAN: 4002516365396  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 2.199 €**

N.º Material: 11587950  
Cód. EAN: 4002516365440  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.899 €**

**Precio recomendado: 1.999 €**

**Precio recomendado: 1.799 €**

Calidad Made in Germany. Modelos sometidos a test de durabilidad de 20 años

\* Por la compra de una lavadora TwinDos entre el 01.04.2024 y el 31.12.2024, Miele te regala 3 cartuchos UltraPhase 1 y 2 cartuchos UltraPhase 2.

\* Las imágenes de producto presentes en esta página son imágenes de referencia y no vinculantes en cuanto a idioma

De serie se entrega 1 cartucho UltraPhase 1 y otro UltraPhase 2. El cupón es redimible en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías del sistema de planchado a vapor FashionMaster de Miele

### **Sólo en Miele** Suela con estructura de panal de abeja<sup>1)</sup>

En las lavadoras y secadoras de Miele, el tambor patentado con estructura de panal de abeja se encarga de proteger al máximo las prendas. Este mismo principio está presente también en el FashionMaster de Miele. La base con superficie de panal de abeja de la suela logra los mejores resultados de planchado y un óptimo cuidado de las prendas. A diferencia de las planchas tradicionales, gracias a la superficie de panal de abeja, el vapor se distribuye de forma rápida y homogénea por la base de la plancha. La película de vapor así creada permite que la plancha se deslice por la ropa con delicadeza y con total efectividad de planchado.



### **Mesa de planchado activa**

Resultados óptimos: las funciones de hinchado y extracción garantizan una aplicación óptima del vapor y un posicionamiento correcto de las prendas.



### **Vapor**

Más que aire caliente: los 4 bares de presión y los 100 g/min de vapor constante garantizan un resultado de planchado de calidad profesional.



### **Sólo en Miele** Sistema 1-2-Lift

Dos asas, esfuerzo cero. Listo para empezar en segundos gracias al sistema patentado<sup>2)</sup> 1-2 lift.



### **Sello de higiene FashionMaster!**

Limpieza higiénica en 5 segundos: El vapor puntual elimina hasta el 99,99 %<sup>3)</sup> de virus.



### **Tobera de vapor**

Siempre perfectas: las prendas con caída (vestidos, chaquetas o cortinas) se alisan y se refrescan.

<sup>1)</sup> Patente: EP 2 233 632

<sup>2)</sup> Patente: EP 2 169 108

<sup>3)</sup> Excepto el virus de la hepatitis B con la plancha (nivel 3) en tejidos de una sola capa o la tobera de vapor (en caso de estar disponible). Científicamente analizado por la Universidad de Albstadt-Sigmaringen y certificado con la etiqueta de plata del Instituto de Higiene Integral y Virología – InFluenc\_H. Ir al siguiente enlace para ver la descripción detallada de los métodos: Link: <https://www.miele.com/fm-c>

# Centro de planchado FashionMaster



**B 4847**

## Gama Prestige

- Planchado profesional con presión de vapor (4 bares) y 100 g de vapor/minuto
- Plancha con base antiadherente con estructura de panal de abeja
- Mesa de planchado con funciones de hinchado y extracción
- Tobera de vapor para planchado vertical
- Display con texto para todas las funciones y el mantenimiento
- Sistema 1-2-Lift: ajuste de altura entre 83 e 102 cm
- Depósito de agua de 1,25 litros
- Compartimento para el almacenamiento
- Ruedas de fácil deslizamiento
- Sistema de descalcificación automática
- Sistema de enfriamiento CoolDown
- Medidas abierto (Al x An x Fo):  
970 x 1480 x 470 mm
- Medidas cerrado (Al x An x Fo):  
1280 x 470 x 370 mm

Nº de material: 11978060

Cód. EAN: 4002516527121

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.999 €**

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnología de los aspiradores sin cable Miele

### Diseño 2 en 1

Nuevo aspirador sin cable Duoflex de Miele. Disfruta de una limpieza rápida e ininterrumpida, gracias a su larga autonomía, su potencia de succión y su innovador sistema.



### Cepillo eléctrico MultiFloor

Para una limpieza óptima: gracias a la detección del suelo, se adapta automáticamente la velocidad del rodillo



### Limpieza fácil

Rápido e higiénico: vacía el depósito recogepolvo sin esfuerzo con un simple movimiento de muñeca.



### Aplicación flexible

Limpieza versátil gracias a la cómoda transformación y la amplia variedad de accesorios



### SpeedLock

El desbloqueo SpeedLock te permite cambiar del aspirador completo a la versión manual con un solo movimiento. El soporte de pared con sistema SpeedLock permite configurar sencillamente el aspirador de la forma más adecuada.



### Filtro Hygiene

El sistema de filtrado en dos etapas captura las partículas de polvo más finas con un 99,99 % de eficiencia de filtrado total.

# Aspirador sin cable: Nuevo Duoflex



## DuoFlex Total Care

**-70 €**

- Función 2 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 55 minutos de autonomía\*
- Batería recargable de litio
- Función ComfortClean
- Depósito 0,3 l
- Cepillo eléctrico Multifloor (25cm)
- Cepillo eléctrico Electro Compact HX-EC 20 especial para pelo de mascota
- Accesorio plano XL extensible y flexible
- Soporte pared SpeedLock
- Soporte tubo telescópico 2 accesorios
- Color: Negro obsidian/dorado rosado

N.º Material: 12377740  
Cód. EAN: 4002516715337

**Precio tarifa (impuestos incl.): 549 €**

**Precio recomendado: 479 €**

\*Unidad de mano

\*\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024



## DuoFlex Cat & Dog

**-40 €**

- Función 2 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 55 minutos de autonomía\*
- Batería recargable de litio
- Función ComfortClean
- Depósito 0,3 l
- Cepillo eléctrico Multifloor (25cm)
- Cepillo eléctrico Electro Compact HX-EC 20 especial para pelo de mascota
- Soporte pared SpeedLock
- Soporte tubo telescópico 2 accesorios
- Color: Negro obsidian/gris

N.º Material: 12377690  
Cód. EAN: 4002516715306

**Precio tarifa (impuestos incl.): 499 €**

**Precio recomendado: 459 €**

\*Unidad de mano

\*\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024



## DuoFlex

**-30 €**

- Función 2 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 55 minutos de autonomía\*
- Batería recargable de litio
- Función ComfortClean
- Depósito 0,3 l
- Cepillo eléctrico Multifloor (25cm)
- Soporte pared
- Soporte tubo telescópico 2 accesorios
- Color: Azul nórdico

N.º Material: 12377660  
Cód. EAN: 4002516714576


**Precio tarifa (impuestos incl.): 399 €**

**Precio recomendado: 369 €**

\*Unidad de mano

\*\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

# Aspirador sin cable: Triflex con función parking



## Triflex HX2 Pro

**-150 €**

- Nuevo motor digital con mayor rendimiento de limpieza
- Función innovadora 3 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 120 minutos de autonomía\*
- Doble batería intercambiable de litio VARTA
- Estación de carga de batería
- Filtro HEPA Lifetime
- Cepillo eléctrico Multifloor XXL (28cm) con Brilliant Light
- Nuevo cepillo Hardfloor care para suelos delicados
- Color: Gris Infinity


N.º Material: 11806010  
Cód. EAN: 4002516445609

**Precio tarifa (impuestos incl.): 949 €**

**Precio recomendado: 799 €**

\*Unidad de mano

\*\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024



## Triflex HX2 Cat & Dog

**-160 €**

- Nuevo motor digital con mayor rendimiento de limpieza
- Función innovadora 3 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 60 minutos de autonomía\*
- Batería intercambiable de litio VARTA
- Filtro HEPA Lifetime
- Cepillo eléctrico Multifloor XXL (28cm) con Brilliant Light
- Cepillo eléctrico Electro Compact SEB 23 especial para pelo de mascota
- Color: Negro Obsidian


N.º Material: 11806000  
Cód. EAN: 4002516445593

**Precio tarifa (impuestos incl.): 779 €**

**Precio recomendado: 619 €**

\*Unidad de mano

\*\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024



## Triflex HX2

**-140 €**

- Nuevo motor digital con mayor rendimiento de limpieza
- Función innovadora 3 en 1
- Tecnología Vortex
- Hasta 60 minutos de autonomía\*
- Batería intercambiable de litio VARTA
- Filtro HEPA Lifetime
- Cepillo eléctrico Multifloor XXL (28cm)
- Color: Blanco Lotus

N.º Material: 11805990  
Cód. EAN: 4002516445586

**Precio tarifa (impuestos incl.): 699 €**

**Precio recomendado: 559 €**

\*Unidad de mano

\*\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024


# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de los aspiradores con bolsa Miele



### Limpieza eficiente

Muy potente: gracias a su diseño único consigue resultados óptimos incluso en la potencia más baja.



### Filtro AirClean Plus

Filtra de manera eficaz para mantener el hogar realmente limpio.



### Filtro Active AirClean

También neutraliza los malos olores, ideal para quienes tienen mascotas.



### Tecla pedal para una cómoda recogida del cable

Extrarápido y cómodo: con tan solo una pulsación de la tecla pedal se recoge el cable completo.



### **Sólo en Miele** Sistema Compact

Ahorra espacio: el cepillo universal y el mango se pueden colocar a ambos lados del aspirador.



### **Sólo en Miele** Ruedas giratorias DynamicDrive<sup>1)</sup>

Protegen los suelos: ruedas de goma con amortiguadores para facilitar el deslizamiento del aspirador.

<sup>1)</sup> Patent: EP 2409627 B1, US 20120017391 B2

# Aspirador con bolsa



**125 Edition**



## Complete C3 125 Aniversario

**-70 €**

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean
- Bolsa recogepolvo Hyclean GN de 4,5l
- Cepillo multifunción SEB 365-3
- Mango confort handle
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 8,5 m
- Radio de acción: 12m
- Color: Verde Petróleo

N.º Material: 12436310  
Cód. EAN: 4002516744016

**Precio tarifa (impuestos incl.): 369 €**

**Precio recomendado: 299 €**

\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024



**Bolsas recogepolvo de regalo\*\***



## Complete C3 Cat & Dog

**-90 €**

- Potencia máxima 890 W
- Filtro Active AirClean
- Bolsa recogepolvo HyClean GN de 4,5l
- Cepillo multifunción SEB 365-3
- Cepillo TurboTeQ para eliminación de pelos, especial para mascotas y alfombras delicadas.
- Juego de 3 accesorios
- Radio de acción: 12m
- Color: Rojo Tayberry

N.º Material: 12032880  
Cód. EAN: 4002516555339


**Precio tarifa (impuestos incl.): 369 €**

**Precio recomendado: 279 €**

\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024



**Bolsas recogepolvo de regalo\*\***



## Complete C3 Parquet


- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean GN de 4,5l
- Cepillo multifunción SEB 365-3
- Cepillo Parquet Twister especial parquet y suelos delicados
- Juego de 3 accesorios
- Radio de acción: 12m
- Ruedas Dynamic Drive, especial para suelos delicados
- Color: Azul Marine

N.º Material: 12032870  
Cód. EAN: 4002516555322

**Precio tarifa (impuestos incl.): 359 €**

\*\*Por la compra de un aspirador de los modelos seleccionados hasta el 30.09.24 Miele te regala una caja de 4 bolsas recogepolvo o un 40% de descuento en el set XXL con 16 bolsas recogepolvo + filtro Hepa.

# Aspirador con bolsa



## Complete C2 Flex

**-50 €**

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean GN de 4,5l
- Cepillo plano extralargo
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 6,5 m
- Radio de acción: 10 m
- Color: Negro



## Compact C2 Parquet XL

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5l
- Cepillo redondo con cerdas sintéticas
- Cepillo para Parquet Twister XL
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 7,5 m
- Radio de acción: 11 m
- Mango XXL
- Color: Negro



## Compact C2 PowerLine

**-20 €**

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5l
- Cepillo redondo con cerdas sintéticas
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 7,5 m
- Radio de acción: 11 m
- Color: Azul Marino

N.º Material: 12035020  
Cód. EAN: 4002516556077

**Precio tarifa (impuestos incl.): 309 €**

**Precio recomendado: 259 €**

\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

N.º Material: 12030540  
Cód. EAN: 4002516554271

**Precio tarifa (impuestos incl.): 279 €**


N.º Material: 12030500  
Cód. EAN: 4002516554233

**Precio tarifa (impuestos incl.): 269 €**

**Precio recomendado: 249 €**

\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

# Aspirador con bolsa



## Compact C1 EcoLine Parquet

**-20 €**

- Potencia máxima de 550 W
- Filtro AirClean
- Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5 litros
- Cepillo de cerdas sintéticas
- Juego de 3 accesorios
- Radio de acción: 9 metros
- Color: Blanco loto



## Compact C1 PowerLine

**-30 €**

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean
- Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5 l
- Cepillo redondo con cerdas sintéticas
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 5,5 m
- Radio de acción: 9 m
- Color: Rojo mango



## Compact C1 Ecoline

**-20 €**

- Potencia máxima 550 W
- Filtro AirClean
- Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5 l
- Cepillo redondo con cerdas sintéticas
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 5,5 m
- Radio de acción: 9 m
- Color: Rojo mango

N.º Material: 10693520

Cód. EAN: 4002515841877

**Precio tarifa (impuestos incl.): 259 €**

**Precio recomendado: 239 €**

\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

N.º Material: 10693490

Cód. EAN: 4002515841846

**Precio tarifa (impuestos incl.): 229 €**

**Precio recomendado: 199 €**

\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

N.º Material: 10693510

Cód. EAN: 4002515841860

**Precio tarifa (impuestos incl.): 229 €**

**Precio recomendado: 209 €**

\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

\*\*Hasta fin de existencias

# Aspirador con bolsa



Bolsas  
recogepolvo  
de regalo\*\*



## Classic C1 Flex

-10 €

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean GN de 4,5 l
- Cepillo redondo con cerdas sintéticas
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 5,5 m
- Radio de acción: 9 m
- Accesorio plano flexible extralargo
- Mango XXL
- Color: Blanco Loto

N.º Material: 12030020

Cód. EAN: 4002516554059

**Precio tarifa (impuestos incl.): 219 €**

**Precio recomendado: 209 €**

\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

\*\* Por la compra de un aspirador de los modelos seleccionados hasta el 30.09.24 Miele te regala una caja de 4 bolsas recogepolvo o un 40% de descuento en el set XXL con 16 bolsas recogepolvo + filtro Hepa. El cupón es redimible en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías de los aspiradores sin bolsa Miele



### Tecnología Vortex

Máximo rendimiento de limpieza: una corriente de aire de más de 100 km/h retira perfectamente el polvo fino y la suciedad gruesa.



### Diseño compacto

Pequeño pero potente: su diseño compacto permite un manejo cómodo incluso en estancias pequeñas.



### Ruedas TrackDrive

Seguro y manejable: gracias a sus ruedas laterales siempre sigue su camino y no se desvía.



**Sólo en Miele** **Vaciado higiénico**  
Innovadora separación del polvo: vaciado del polvo fino y de la suciedad gruesa por separado.




**Sólo en Miele** **Accesorios de alta calidad**  
Accesorios integrados o en el clip: accesorio para tapicerías, accesorio plano y un cepillo.

# Aspirador sin bolsa




125 Edition



## Boost CX1 125 Aniversario

-30 €


- Poder de limpieza potente gracias a la tecnología Vortex - 890 W
- Filtro higiénico AirClean
- Mando comfort handle
- Radio de acción: 10m
- Cepillo multifunción SEB 365-3
- Color: Negro Obsidian



## Boost CX1 Parquet PowerLine\*

-40 €

- Poder de limpieza potente gracias a la tecnología Vortex - 890 W
- Filtro HEPA
- Mando giratorio de 4 posiciones
- Radio de acción: 10 m
- Cepillo especial "Parquet Twister" SBB 300-3
- Color: Blanco Loto



## Boost CX1 Cat & Dog\*

-40 €

- Poder de limpieza potente gracias a la tecnología Vortex - 890 W
- Filtro HEPA
- Mando giratorio de 4 posiciones
- Radio de acción: 10 m
- Turbocepillo STB 305-3 especial para mascotas
- Color: Negro Obsidian

N.º Material: 12434000

Cód. EAN: 4002516742951

Precio tarifa (impuestos incl.): 359 €

Precio recomendado: 329 €

\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

N.º Material: 11666930

Cód. EAN: 4002516384731

Precio tarifa (impuestos incl.): 389 €

Precio recomendado: 349 €

\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

N.º Material: 11666940

Cód. EAN: 4002516384748

Precio tarifa (impuestos incl.): 419 €

Precio recomendado: 379 €

\*Promoción válida del 1 de Abril al 30 de Septiembre de 2024

# ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

## Tecnologías del robot aspirador Miele



### Quattro Cleaning Power

Para alfombras y suelos duros: hasta 4 modos de limpieza para garantizar que no se escape ni una mota de polvo.



### Smart Navigation 3D

Navegación inteligente: 2 cámaras frontales reconocen los objetos en 3D con precisión para no olvidarse de nada.



### App Miele Scout<sup>1)</sup>

Sencillo y cómodo: con la nueva App Miele Scout podrás dar preferencia a zonas concretas o bloquearlas.



### Home Vision HD<sup>2)</sup>

Echa un vistazo a tu casa: imágenes en directo transmitidas de forma codificada desde la cámara frontal en HD<sup>(2)</sup>.



### **Sólo en Miele** Cepillos laterales

Todo limpio: los cepillos laterales orientables extensibles con 20 brazos llegan a todos los rincones.



### Sin interrupciones durante 170 min <sup>3)</sup>

Tiempos de uso más prolongados, mayor precisión: gracias a su autonomía, es perfecto para espacios grandes.

<sup>1)</sup> Disponible para dispositivos móviles (consultar requisitos mínimos en la App Store)

<sup>2)</sup> La calidad de transmisión depende de la velocidad de la conexión a internet en casa y en el dispositivo móvil.

<sup>3)</sup> medido en modo de limpieza Silence en un entorno estándar según la IEC 629292014

# Robot aspirador



## Scout RX3

### Home Vision HD

- Robot aspirador con batería de litio
- Filtro AirClean Plus
- Caja recogepolvo de 0,4 l
- Cepillo de limpieza integrado
- 4 modos de limpieza
- Home Vision
- Color: Rosa gold

N.º Material: 11713550

Cód. EAN: 4002516403890

**Precio tarifa (impuestos incl.): 799 €**

# Accesorios y consumibles



## Set 6 UltraPhase o UltraPhase Sensitive

Ahorra hasta un 30% de detergente gracias a la dosificación automática con el sistema de 2 fases.

Set UltraPhase

N.º Material: 11912500

Cód. EAN: 4002516516514

Precio tarifa (impuestos incl.): 87,99 €

**Precio recomendado: 74,99 €**

Set UltraPhase Sensitive

N.º Material: 12008380

Cód. EAN: 4002516550679

Precio tarifa (impuestos incl.): 92,99 €

**Precio recomendado: 79,99 €**

\*Promoción disponible desde el 1 de Abril hasta el 30 de Junio de 2024



## Fragancias

Prendas con un agradable aroma, sin necesidad de usar suavizante

Aqua

N.º Material: 12021130

Cód. EAN: 4002516561309

Precio tarifa (impuestos incl.): 12,99 €

**Precio recomendado: 10,99 €**

DryFresh

N.º Material: 12026890

Cód. EAN: 4002516560890

Precio tarifa (impuestos incl.): 12,99 €

**Precio recomendado: 10,99 €**

Cocoon

N.º Material: 12023500

Cód. EAN: 4002516561224

Precio tarifa (impuestos incl.): 12,99 €

**Precio recomendado: 10,99 €**

Nature

N.º Material: 10234470

Cód. EAN: 4002515636114

Precio tarifa (impuestos incl.): 12,99 €

**Precio recomendado: 10,99 €**

\*Promoción disponible desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de Noviembre de 2024



## Ultratabs 120 unidades

Logra los mejores resultados de limpieza en tu lavavajillas Miele

N.º Material: 11564370

Cód. EAN: 4002516353737

Precio tarifa (impuestos incl.): 37,99 €

**Precio recomendado: 27,99 €**

\*Promoción disponible desde el 1 de Abril hasta el 30 de Junio de 2024



## Set 4 UltraPhase 1 + TwinDos Care + UltraPhase 2

Detergente líquido de 2 componentes para prendas blancas, de color y delicadas.

N.º Material: 95006980

Cód. EAN: 4002516806578

Precio tarifa (impuestos incl.): 89,99 €

**Precio recomendado: 79,99 €**

\*Promoción disponible desde el 1 de Julio hasta el 31 de Diciembre de 2024



## Fragrance Selection

Selección de las 3 fragancias favoritas de Miele para tu secadora

N.º Material: 12378050

Cód. EAN: 4002516717232

Precio tarifa (impuestos incl.): 32,99 €

**Precio recomendado: 24,99 €**

\*Promoción disponible desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de Noviembre de 2024



## Special Set Ultratabs 60 + Sal+ Abrillantador

Set de detergentes para una excelente limpieza y secado del lavavajillas

N.º Material: 12346220

Cód. EAN: 4002516707196

Precio tarifa (impuestos incl.): 27,99 €

**Precio recomendado: 21,99 €**

\*Promoción disponible desde el 1 de Julio hasta el 30 de Septiembre de 2024

# Accesorios y consumibles



## Care Set PowerDisk

Máxima protección de tu lavavajillas para un óptimo funcionamiento y rendimiento.

N.º Material: 12472140

Cód. EAN: 4002516763499

Precio tarifa (impuestos incl.): 59,99 €

**Precio recomendado: 39,99 €**

\*Promoción disponible desde el 1 de Septiembre hasta el 31 de Diciembre de 2024



## Pack Allergy XL GN o FJM HyClean 3D + HA50

8 bolsas recogepolvo y un filtro Hepa AirClean para respirar libremente.

Pack XL HyClean GN + HA50

N.º Material: 10632880

Cód. EAN: 4002515816943

Precio tarifa (impuestos incl.): 45,99 €

**Precio recomendado: 34,99 €**

Pack XL HyClean FJM + HA50

N.º Material: 10632910

Cód. EAN: 4002515816950

Precio tarifa (impuestos incl.): 45,99 €

**Precio recomendado: 34,99 €**

\*Promoción disponible desde el 1 de Abril hasta el 30 de Junio de 2024



## Bandejas Gourmet

El complemento perfecto para experimentar en las placas de inducción de Miele

Gourmet Oven Dish HUB 5001-XL

N.º Material: 10314310

Cód. EAN: 4002515689301

Precio tarifa (impuestos incl.): 299,99 €

**Precio recomendado: 249,99 €**

Gourmet Oven Dish HUB 5001-M

N.º Material: 10314270

Cód. EAN: 4002515689271

Precio tarifa (impuestos incl.): 259,99 €

**Precio recomendado: 209,99 €**

Grill plate GGRP

N.º Material: 10009310

Cód. EAN: 4002515546307

Precio tarifa (impuestos incl.): 229,99 €

**Precio recomendado: 189,99 €**

\*Promoción disponible desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 2024



## Pack XXL GN o FJM HyClean 3D

16 Bolsas recogepolvo.  
Máximo rendimiento de aspiración a baja potencia

Pack XXL GN HyClean 3D

N.º Material: 10408410

Cód. EAN: 4002515719527

Precio tarifa (impuestos incl.): 53,99 €

**Precio recomendado: 39,99 €**

Pack XXL FJM HyClean 3D

N.º Material: 10408420

Cód. EAN: 4002515719534

Precio tarifa (impuestos incl.): 53,99 €

**Precio recomendado: 39,99 €**

\*Promoción disponible desde el 1 de Julio hasta el 30 de Septiembre de 2024

**Miele S.A.U.**

Avda. de Bruselas 31  
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas  
Telf. 91 623 20 00

**Atención al cliente**

[info@miele.es](mailto:info@miele.es)

**Servicio Post-venta**

[miele.es/service](http://miele.es/service)

**Miele online**

[miele.es](http://miele.es)

**Miele Experience Center La Moraleja**

Avenida de Bruselas, 31  
28108 Arroyo de la Vega  
Alcobendas (Madrid)  
Telf. 91 111 55 66

**Miele Experience Center Madrid**

Claudio Coello, 17  
28001 Madrid  
Telf. 91 111 55 67

**Miele Experience Center Las Rozas**

Londres, 28A  
28232 Las Rozas  
Telf. 91 111 55 68

**Miele Experience Center Barcelona**

Avda. Diagonal, 413  
08006 Barcelona  
Telf. 93 292 04 50

**Miele Experience Center Bilbao**

Plaza de Euskadi, 3  
48009 Bilbao  
Telf. 94 678 11 08

**Miele Experience Center Valencia**

Hernán Cortés 24  
46004 Valencia  
Telf. 96 110 65 35

Síguenos en nuestros canales  
de Miele España:



Tu distribuidor oficial Miele:

# Miele

Descubre los electrodomésticos que querrás para siempre.

Una vez Miele, **siempre Miele.**



CAMPAÑA PROMOCIONAL. MIELE CLASSIC PARTNER Y EXCELLENCE PARTNER.  
Precio recomendado del 01.10.2024 al 31.12.2024 (ambos inclusive).  
Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas.

Las imágenes de ambiente que se muestran en este catálogo no son vinculantes y no necesariamente corresponderán con la referencia de producto en surtido.









# Cocción

# Hornos multifunción con función AirFry



**-100 €**



**-100 €**

## H 2467 B

### Gama Discovery 1

- Nuevo diseño con la puerta en color negro
- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- AirFry: Acabado crujiente pero bajo en grasa, se fríe con el aire caliente en lugar de con aceite.
- Display EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- 9 funciones y programas automáticos
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- Conectividad: Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal y bandeja de repostería con PerfectClean y parrilla.
- **Guías telescópicas FlexiClip** HFC 70-C
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Sustituye a H 2467 B (12154330)

N.º Material: 12691570  
 Cód. EAN: 4002516861454  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 949 €**  
**Precio recomendado: 849 €**

## H 2467 BP

### Autolimpieza pirolítica

- Puerta CleanGlass de 4 cristales
- Sustituye a H 2467 BP (12154340)

N.º Material: 12691580  
 Cód. EAN: 4002516861966  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.249 €**  
**Precio recomendado: 1.049 €**

## H 2465 B

### Gama Discovery 1

- Volumen interior: 76 litros con 5 niveles
- **AirFry:** Acabado crujiente pero bajo en grasa, se fríe con el aire caliente en lugar de con aceite.
- Display EasyControl Plus: Cómodo e intuitivo
- **9 funciones y programas automáticos**
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Programaciones de tiempo y avisador
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable
- Puerta CleanGlass de 3 cristales
- **Conectividad:** Wifi Conn@ct a través de la app Miele@home
- Accesorios: bandeja universal con PerfectClean y rejilla.
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

N.º Material: 12154310  
 Cód. EAN: 4002516653738  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 799 €**  
**Precio recomendado: 699 €**

## H 2465 BP


### Autolimpieza pirolítica

- Puerta CleanGlass de 4 cristales


N.º Material: 12154320  
 Cód. EAN: 4002516653561  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099 €**  
**Precio recomendado: 899 €**

# Croquis


Instalación horno en columna




Instalación horno mueble bajo




G 5410 SC




G 5410 SCi



G 5450 SCVi



G 5455 SCVi XXL








Frío

# Combis



## KFN 4799 AD 125 Gala Edition Gama Reference 1


- Combi independiente con puerta de acero inox. Antihuellas
- Sistema de ayuda para la apertura de la puerta: tirador EasyOpen
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool con circuitos de aire separados DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Almacenamiento profesional para más frescura con **PerfectFresh Pro**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- **Pared posterior seca** acero inox. antihuellas
- Capacidad útil total: 360 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm

Acero inox. CleanSteel

N.º Material: 12361950

Cód. EAN: 4002516711742

**Precio tarifa (Impuestos Incl.): 2.299 €**



## KFN 4395 CD Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool **con dos circuitos de aire separados** DuplexCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DailyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,5 x 60,0 x 67,5 cm

Look Inox.

N.º Material: \*12336000

Cód. EAN: 4002516701217

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.549 €**

**Precio recomendado: 1.249 €**

Blanco

N.º Material: 12336010


Cód. EAN: 4002516701224

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.449 €**

**Precio recomendado: 1.199 €**

\* Hasta fin de existencias - Promoción válida del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2024

# Combis



## KFN 4395 DD\* Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool **con dos circuitos de aire separados DuplexCool**
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DaillyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 371 litros
- Nivel acústico: 36 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 201,0 x 60,0 x 67,5 cm


**-300 €**



## KFN 4375 CD\* Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool **con dos circuitos de aire separados DuplexCool**
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DaillyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 330 litros
- Nivel acústico: 35 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185,0 x 60,0 x 67,5 cm

**-250 €**



## KFN 4375 DD\* Gama Discovery 2

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool **con dos circuitos de aire separados DuplexCool**
- Función Superfrío y SuperFrost
- Amplio cajón con humedad regulable: **DaillyFresh**
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Capacidad útil total: 330 litros
- Nivel acústico: 36dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 185,0 x 60,0 x 67,5 cm

**-300 €**

Look Inox.

N.º Material: 11950230

Cód. EAN: 4002516515388

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.449 €**

**Precio recomendado: 1.149 €**

Blanco

N.º Material: 12336030

Cód. EAN: 4002516701248

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €**

**Precio recomendado: 1.149 €**

Look Inox.


N.º Material: 11949880

Cód. EAN: 4002516515951

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.399 €**

**Precio recomendado: 1.099 €**

# Combis



**KFN 4394 ED\***


**Gama Discovery 2**

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Total NoFrost
- Amplio cajón con humedad regulable:

**DailyFresh**

- Capacidad útil total: 368 litros
- Nivel acústico: 39 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 203,0 x 60,0 x 66,0 cm

**-200 €**



**KFN 4374 ED\***

**Gama Discovery 2**

- Combi independiente
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación del frigorífico mediante LED
- Sistema de refrigeración dinámica DynaCool
- Función Superfrío y SuperFrost
- Total NoFrost
- Amplio cajón con humedad regulable:

**DailyFresh**

- Capacidad útil total: 326 litros
- Nivel acústico: 39 dB(A)
- Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 186,0 x 60,0 x 66,0

**-200 €**

Look Inox.

N.º Material: 11979910

Cód. EAN: 4002516527770

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €**

**Precio recomendado: 999 €**

**-150 €**

Blanco

N.º Material: 11979530

Cód. EAN: 4002516527961

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099 €**

**Precio recomendado: 949 €**

Look Inox.

N.º Material: 11980160

Cód. EAN: 4002516528166

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.149 €**

**Precio recomendado: 949 €**

**-150 €**

Blanco

N.º Material: 11980150

Cód. EAN: 4002516528159

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.049 €**

**Precio recomendado: 899 €**









Lavavajillas

# Lavavajillas de libre instalación G 5000



## G 5410 SC

**-100 €**

### Gama Discovery 2

- Lavavajillas de libre instalación **con bandeja portacubiertos** MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: **44 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

**20 UltraTabs gratis\***

Sustituye al modelo G 5310 SC (12179960)

N.º Material: 12664850

Cód. EAN: 4002516840541

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.099 €**

**Precio recomendado: 999 €**

## G 5410 SC

**-100 €**

### Gama Discovery 2

- Lavavajillas de libre instalación **con bandeja portacubiertos** MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: **44 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

**20 UltraTabs gratis\***

Sustituye al modelo G 5310 SC (12179970)


N.º Material: 12664860

Cód. EAN: 4002516840558

**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.199 €**

**Precio recomendado: 1.099 €**

# Lavavajillas de **integración parcial y total**



## G 5410 SCi


### Gama Discovery 2

- Lavavajillas de **integración parcial** con **bandeja portacubiertos** MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: **44 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

**20 UltraTabs gratis\***

Sustituye al modelo G 5310 SCi (12179980)

N.º Material: 12664870  
 Cód. EAN: 4002516840565  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.349 €**



## G 5450 SCVi


### Gama Discovery 2

- Lavavajillas de **integración total** con **bandeja portacubiertos** MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: **44 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

**20 UltraTabs gratis\***

Sustituye al modelo G 5350 SCVi (12180000)

N.º Material: 12664880  
 Cód. EAN: 4002516840572  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.299 €**



## G 5455 SCVi XXL

### Gama Discovery 2

- Lavavajillas de **integración total** con **bandeja portacubiertos** MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: **44 dB (A)**
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,4 l
- QuickPowerWash: **lavado y secado en menos de 1 hora**
- **Secado AutoOpen**: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción programa corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

**20 UltraTabs gratis\***

Sustituye al modelo G 5355 SCVi XXL (12180010)

N.º Material: 12664890  
 Cód. EAN: 4002516840589  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 1.449 €**






# Aspiración

# Aspiradores con bolsa



Bolsas  
recogepolvo  
de regalo\*\*



## Complete C3 Cat & Dog

**-40 €**

- Potencia máxima 890 W
- Filtro Active AirClean
- Bolsa recogepolvo HyClean GN de 4,5l
- Cepillo multifunción SEB 365-3
- Cepillo TurboTeQ para eliminación de pelos, especial para mascotas y alfombras delicadas.
- Juego de 3 accesorios
- Radio de acción: 12m
- Color: Rojo Tayberry

N.º Material: 12032880  
Cód. EAN: 4002516555339  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 369 €**  
**Precio recomendado: 329 €**



Bolsas  
recogepolvo  
de regalo\*\*




## Complete C3 Parquet

**-30 €**

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean GN de 4,5l
- Cepillo multifunción SEB 365-3
- Cepillo Parquet Twister especial parquet y suelos delicados
- Juego de 3 accesorios
- Radio de acción: 12m
- Ruedas Dynamic Drive, especial para suelos delicados
- Color: Azul Marine

N.º Material: 12032870  
Cód. EAN: 4002516555322  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 359 €**  
**Precio recomendado: 329 €**



## Compact C2 Parquet XL

**-20 €**


- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5l
- Cepillito redondo con cerdas sintéticas
- Cepillito para Parquet Twister XL
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 7,5 m
- Radio de acción: 11 m
- Mango XXL
- Color: Negro

N.º Material: 12030540  
Cód. EAN: 4002516554271  
**Precio tarifa (impuestos incl.): 279 €**  
**Precio recomendado: 259 €**

\* Promoción válida del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024

\*\* Por la compra de un aspirador de los modelos seleccionados hasta el 31.12.2024 Miele te regala una caja de 4 bolsas recogepolvo o un 40% de descuento en el set XXL con 16 bolsas recogepolvo + filtro Hepa. El cupón es redimible en [www.miele.es](http://www.miele.es)


# Aspiradores con bolsa



## Compact C1 EcoLine Parquet

- Potencia máxima de 550 W
- Filtro AirClean
- Bolsa recogepolvo HyClean FJM de 3,5 l
- Cepillo de cerdas sintéticas
- Juego de 3 accesorios
- Radio de acción: 9 m
- Color: Blanco loto

**-30 €**



## Classic C1 Flex

- Potencia máxima 890 W
- Filtro AirClean Plus
- Bolsa recogepolvo HyClean GN de 4,5 l
- Cepillo redondo con cerdas sintéticas
- Juego de 3 accesorios
- Longitud del cable: 5,5 m
- Radio de acción: 9 m
- Accesorio plano flexible extralargo
- Mango XXL
- Color: Blanco Loto

**Bolsas  
recogepolvo  
de regalo\*\***

**-20 €**

N.º Material: 10693520  
Cód. EAN: 4002515841877

**Precio tarifa (impuestos incl.): 259 €**

**Precio recomendado: 229 €**

N.º Material: 12030020  
Cód. EAN: 4002516554059


**Precio tarifa (impuestos incl.): 219 €**

**Precio recomendado: 199 €**

\* Promoción válida del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024

\*\* Por la compra de un aspirador de los modelos seleccionados hasta el 31.12.2024 Miele te regala una caja de 4 bolsas recogepolvo o un 40% de descuento en el set XXL con 16 bolsas recogepolvo + filtro Hepa. El cupón es redimible en [www.miele.es](http://www.miele.es)

# Aspiradores sin bolsa




## Boost CX1

### Cat & Dog

- Poder de limpieza potente gracias a la tecnología Vortex - 890 W
- Filtro HEPA
- Mando giratorio de 4 posiciones
- Radio de acción: 10 m
- Turbocepillo STB 305-3 especial para mascotas
- Color: Negro Obsidian

**-50 €**



## Boost CX1

- Poder de limpieza potente gracias a la tecnología Vortex - 890 W
- Filtro higiénico AirClean
- Mando ergonómico
- Radio de acción: 10m
- Cepillo multifunción SEB 365-3
- Color: Blanco loto

**-20 €**

N.º Material: 11666940  
Cód. EAN: 4002516384748

**Precio tarifa (impuestos incl.): 419 €**

**Precio recomendado: 369 €**

N.º Material: 11666960  
Cód. EAN: 4002516384755

**Precio tarifa (impuestos incl.): 349 €**

**Precio recomendado: 329 €**

# Robot aspirador



-50 €

## Scout RX3

### Home Vision HD

- Robot aspirador con batería de litio
- Filtro AirClean Plus
- Caja recogepolvo de 0,4 l
- Cepillo de limpieza integrado
- 4 modos de limpieza
- Home Vision
- Color: Rosa gold

N.º Material: 11713550  
Cód. EAN: 4002516403890

**Precio tarifa (impuestos incl.): 799 €**

**Precio recomendado: 749 €**



-80 €

## Scout RX3

- Robot aspirador con batería de litio
- Filtro AirClean Plus
- Caja recogepolvo de 0,4 l
- Cepillo de limpieza integrado
- 4 modos de limpieza
- Color: Negro obsidian

N.º Material: 11713580  
Cód. EAN: 4002516404514

**Precio tarifa (impuestos incl.): 729 €**

**Precio recomendado: 649 €**

**Miele S.A.U.**

Avda. de Bruselas 31  
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas  
Telf. 91 623 20 00

**Atención al cliente**

[info@miele.es](mailto:info@miele.es)

**Servicio Post-venta**

[miele.es/service](https://miele.es/service)

**Miele online**

[miele.es](https://miele.es)

Síguenos en nuestros canales  
de Miele España:

**Miele Experience Center La Moraleja**

Avenida de Bruselas, 31  
28108 Arroyo de la Vega  
Alcobendas (Madrid)  
Telf. 91 111 55 66

**Miele Experience Center Madrid**

Claudio Coello, 17  
28001 Madrid  
Telf. 91 111 55 67

**Miele Experience Center Las Rozas**

Londres, 28A  
28232 Las Rozas  
Telf. 91 111 55 68

**Miele Experience Center Barcelona**

Avda. Diagonal, 413  
08006 Barcelona  
Telf. 93 292 04 50

**Miele Experience Center Bilbao**

Plaza de Euskadi, 3  
48009 Bilbao  
Telf. 94 678 11 08

**Miele Experience Center Valencia**

Hernán Cortés 24  
46004 Valencia  
Telf. 96 110 65 35

Tu distribuidor oficial Miele: