

Miele

Lista de precios

La cocina de tus sueños empieza aquí

Una vez Miele, **siempre Miele.**



VERSIÓN PRESTIGE
Edición Otoño 2025

Precios recomendados desde el 01.11.2025 y hasta cambio de condiciones.

Las imágenes de ambiente que se muestran en este catálogo no son vinculantes y no necesariamente corresponderán con la referencia de producto en surtido.





Índice

Un mundo de posibilidades. Líneas de diseño	4
Flexibilidad para todos los gustos	6
Colores	8
Manejo táctil y sencillo	9
Propuestas de color	10
ArtLine sin tirador	12
Hornos a vapor combinado y multifunción	14
Microondas	24
Eleva tu cocina a un nivel superior	28
Diseña la cocina de tus sueños	34
Placas de inducción	36
Placas con extractor integrado	42
Campanas extractoras	46
Frío	50
Lavavajillas	60
Nova Edition · Lavado y secado	66
Gama lavado y secado	68
Packs recomendados	70
Servicios	80
Tabla de precios	82

Un mundo de **posibilidades**

Líneas de diseño

En Miele, el diseño es mucho más que la apariencia de un objeto; es la vivencia misma de su uso. Bajo esta exigencia, nuestros diseñadores e ingenieros estudian continuamente los mercados internacionales, en los que está presente Miele, para poder diseñar un surtido único que se asocie a las tendencias actuales.



CVA 7840 · H7860 · DGM 7840 · EVS 7010 · ESW 7010

PURELINE

Líneas horizontales, elevada
proporción de cristal y tirador.



Flexibilidad

para todos los gustos

Independientemente del tipo de disposición que elijas, el resultado siempre será equilibrado. Los frontales se adaptan a la perfección entre sí y ofrecen siempre una armoniosa imagen de conjunto, independientemente de su posición. Diseño en Torre, en CubiQ, en T o Panorámico. Se ajustan a tu espacio y a tus necesidades.



Diseño **en Torre**

Perfección vertical: Horno, horno a vapor, horno combinado o microondas. El diseño en torre te permite utilizar cómodamente todos los electrodomésticos.



Diseño **CubiQ**

Combinación concentrada: todo a la vista. La disposición de cuadrado te permite manejar cómodamente todos los electrodomésticos a la altura de tus ojos.



Diseño **en T**

Abierto a todo: ¿Se puede pedir más? Cinco electrodomésticos dispuestos simétricamente, con el diseño en T. Amplio espacio superior y lateral para los muebles de la cocina.

“ Cuando tienes total libertad
para explorar tus ideas,
las posibilidades son infinitas.

Kyle Connaughton (Chef de 3 Estrellas Michelin)



H 7840 BM · CVA 7840 · ESW 7010 · DGC7840

Diseño **Panorámico**

Todo perfectamente alineado: con la alineación horizontal a la altura de los ojos
tendrás todo a la vista y podrás acceder cómodamente.

Colores, la armonía perfecta

Electrodomésticos integrados discretos con un diseño minimalista garantizan que el protagonismo recaiga en ti y en tu cocina. Con los colores beige perla, negro mate, negro obsidian, gris grafito y negro con acero inox. Miele ofrece cinco diseños de alta calidad que se integran armoniosamente en cualquier estilo de cocina, desde tradicional hasta contemporáneo o moderno. La experiencia de Miele no se limita a garantizar unos resultados de cocción perfectos, sino que se extiende a los diseños de la cocina.



BEIGE PERLA



H 7860 BPX PEBE



NEGRO MATE



H 7860 BPX OBSW MATT



NEGRO OBSIDIAN



H 7860 BPX OBSW



GRIS GRAFITO



H 7860 BPX GRGR



NEGRO / ACERO INOX



H 7860 BP EDST/CLST

Manejo táctil y sencillo

Todos los tipos de manejo siguen el mismo concepto y se caracterizan por su brillo, durabilidad y detalles muy bien pensados.

M Touch. Máxima elegancia y confort

El innovador display totalmente táctil aúna estética y confort: maneja de forma rápida e intuitiva tu electrodoméstico deslizando el dedo por la pantalla. Es posible ajustar la luminosidad del display.




M Touch S. Sofisticada estética y funcionalidad

Nuestra probada tecnología M Touch está disponible con la misma funcionalidad incluso en el display más compacto.




DirectSensor. Selección directa y display de texto de cuatro líneas

Rápido acceso a la función deseada a través de las teclas sensoras. Otras funciones y ajustes se muestran en el display del texto de cuatro líneas.



DirectSensor S. Selección directa y display de texto de una línea

Rápido acceso a la función deseada a través de las teclas sensoras. Otras funciones y ajustes se muestran en el display de una línea.



Dos propuestas de color

para el diseño de tu nueva cocina



Negro Mate

Este color es el aliado perfecto para un diseño vanguardista donde se destacan los electrodomésticos para transmitir un aura de elegancia contemporánea.

Gama **ArtLine**

Diseños puristas, marcadamente lineales y sin tirador, que protagonizan los ambientes y entornos más modernos. Una estética inconfundible que cautiva tanto a arquitectos como a interioristas. Una elegancia atemporal que destaca en sus cuatro colores: negro obsidiano, gris grafito, y ahora también disponibles en dos nuevos colores: negro mate y beige perla.



Beige Perla

El Beige Perla se describe mejor como greige, una mezcla de gris y beige. La sobriedad del gris y la calidad del beige se unen para configurar un tono que cada vez es más tendencia. Con un sutil tono gris y una superficie de cristal brillante, los electrodomésticos en Beige Perla combinan la perfección tanto con colores y materiales claros como oscuros.

ArtLine Descubre todas las posibilidades sin tirador

Display M Touch

Diseño de gran tamaño y totalmente táctil para un máximo confort.



Horno multifunción



■ ■ ■ ■
H 7860 BPX*
PVPr: 3.999 €

Horno multifunción con microondas



■ ■ ■ ■
H 7840 BMX*
PVPr: 3.349 €

Horno a vapor combinado



■ ■ ■ ■
DGC 7865 HCX Pro*
PVPr: 5.699 €
Con toma de agua y desagüe

Horno compacto a vapor combinado



■ ■ ■ ■
DGC 7840 HCX Pro*
PVPr: 4.499 €

Máquina de café



■ ■ ■ ■
CVA 7845*
PVPr: 4.299 €


Horno a vapor combinado



■ ■ ■ ■
DGC 7860 HCX Pro*
PVPr: 5.499 €


Diseños combinables con ambos displays:

Envasador al vacío



■ ■ ■ ■
EVS 7010* (Alto 14 cm)
PVPr: 2.699 €

Acondicionador de vino



■ ■ ■ ■
KWT 7112 iG* (Alto 45 cm)
PVPr: 2.799 €

Acondicionador de vino



■ ■ ■ ■
KWT 6422 iG-1* (Alto 90 cm)
PVPr: 3.299 €

Display **DirectSensor**

Selección directa y display de texto de cuatro líneas.



Horno multifunción



H 7464 BPX

PVPr: 2.999 €

Horno multifunción con microondas



H 7440 BMX

PVPr: 2.649 €

Horno a vapor combinado



DGC 7460 HCX Pro

PVPr: 3.899 €

Horno compacto a vapor combinado



DGC 7440 HCX Pro

PVPr: 3.299 €


Máquina de café



CVA 7440*

PVPr: 3.299 €

Calentaplatos Gourmet



ESW 7010* (Alto 14 cm)

PVPr: 1.449 €

Calentaplatos Gourmet



ESW 7020 (Alto 29 cm)

PVPr: 1.549 €

Calentaplatos Gourmet



ESW 7030 (Alto 32 cm)

PVPr: 1.599 €



Hornos a vapor combinados

No solo podrás cocinar al vapor, hornear y combinar calor seco con humedad sino también gratinar, cocinar al vacío o deshidratar. Un sinfín de posibilidades para sorprender a tus invitados.



HydroClean

Los hornos a vapor Miele con interior de acero inoxidable se pueden limpiar fácilmente y sin esfuerzo gracias al sistema de autolimpieza HydroClean.



DualSteam (en hornos HC Pro)

Con la tecnología DualSteam, puedes obtener más nutrientes, vitaminas y sabores, gracias al control preciso de la temperatura.



Panel elevable con motor y SoftClose

Con tan solo una pulsación, el panel elevable se abre y cierra suavemente. Detrás se encuentra el depósito de agua.



Sonda térmica inalámbrica

La medición precisa de la temperatura interior del alimento garantiza que se mantenga exactamente el grado de cocción deseado.



Interior con acabado antiadherente PerfectClean

Alta calidad y fácil cuidado: el interior de nuestros hornos a vapor combinados DGC HC Pro de acero inoxidable.



Sous-vide

Los alimentos cocinados al vacío se cocinan con especial delicadeza a bajas temperaturas. La carne, pescado, verdura o fruta cocinada al vacío ofrece una experiencia única en cuanto a sabor.



Hornos

multifunción

Todos los hornos se construyen artesanalmente y de forma manual en nuestras fábricas de Alemania. Nuestros ingenieros cuidan hasta el mínimo detalle, diseñándolos de principio a fin. La capacidad interior está por encima del mercado, contando con 76 litros y 5 niveles de bandeja. Además, los hornos Miele disponen de una fácil limpieza gracias a la tecnología catalítica o pirolítica y el acabado PerfectClean.

Consigue resultados profesionales en casa gracias a la tecnología más intuitiva que se adapta a ti.



Función clima

El aporte de humedad inyecta vapor en el interior del horno. La carne queda jugosa por dentro y dorada por fuera. El pan estará esponjoso y crujiente.



Sonda térmica inalámbrica

Con la sonda térmica inalámbrica patentada por Miele podrás hornear carnes, pescados y aves al punto exacto. Y todo sin supervisión, ya que la indicación de tiempo restante te informa cuando se ha terminado de cocinar.





Solo en Miele

Funciones especiales

Programas que te permitirán fermentar la masa rápidamente, deshidratar fruta, descongelar o cocinar a baja temperatura. Solo tendrás que seleccionar la función deseada.



Solo en Miele

TasteControl

El interior del horno se puede enfriar por completo tras la cocción para que los platos no se sigan cocinando de forma involuntaria. La puerta se abre y se cierra de forma mecánica.



Solo en Miele

Cámara en el interior del horno

El proceso de cocción siempre a la vista. Soluciones inteligentes e innovadoras gracias a la cámara integrada en el interior del horno.



Función Crisp para resultados crujientes

Algunos alimentos como las croquetas o las patatas consiguen su máximo esplendor con una superficie crujiente. Esto se consigue mediante la reducción intencionada de la humedad del interior del horno.

Hornos 100% vapor combinado



- + Display M Touch de gran tamaño
- + Sonda térmica inalámbrica



DGC 7860 HC Pro
PVPr: 5.399 €



DGC 7865 HC PRO
PVPr: 5.599 €

Con toma de agua y desagüe



- + Display MTouch S
- + Sonda térmica
- + Sensor de proximidad MotionReact
- + Guías telescópicas FlexiClip



DGC 7660 HC Pro
PVPr: 4.599 €



- Display táctil DirectSensor
- Cocción combinada con vapor (ajuste exacto grado a grado de temperatura y humedad), horno multifunción y 100% vapor
- DualSteam
- Potente generador de vapor externo (3,3 kW)
- Depósito de agua de 1,4 litros tras panel elevable
- Limpieza automática HydroClean
- Interior de acero inoxidable
- Más de 20 funciones



DGC 7460 HC Pro*
PVPr: 3.799 €

Hornos 100% vapor y multifunción



- + Display táctil DirectSensor
- + 100% vapor y con Función Clima combinable con hasta 4 funciones
- + Hasta 20 programas personalizados
- 18 funciones



DGC 7450
PVPr: 2.499 €



- Display DirectSensor S
- Función vapor 100% de 70-100 °C
- Depósito de agua interno de 1 litro
- MonoSteam
- Generador de vapor externo (2,2 kW)
- Función Clima: aportes de vapor para un resultado más jugoso
- TasteControl
- 13 funciones



DGC 7250
PVPr: 2.199 €

Horno multifunción con aporte de vapor de 90 cm



- Gran display con sensor de proximidad: M Touch + MotionReact
- Cámara en interior
- Función Clima: aportes de vapor para un resultado más jugoso
- Pirólisis para una fácil limpieza
- TwinPower: calentamiento rápido homogéneo
- 16 funciones



H 7890 BP
PVPr: 7.699 €

Hornos multifunción con aporte de vapor



A++
A+
A
B

- + Display M Touch
- + Cámara en el interior
- + BrilliantLight
- + Sonda térmica inalámbrica
- Pirólisis para una fácil limpieza
- 19 funciones



H 7860 BP
PVPr: 3.899 €



A++
A+
A
B

- + Display M Touch S
- + Sonda térmica
- + Sensor de proximidad MotionReact
- Pirólisis para una fácil limpieza
- 19 funciones



H 7660 BP
PVPr: 3.349 €



A++
A+
A
B

- + Display táctil DirectSensor
- + Función Clima combinable
- + Sonda térmica
- + Programas propios
- + Función **Crisp y TasteControl**
- + Pirólisis para una fácil limpieza
- 15 funciones



H 7464 BP*
PVPr: 2.899 €



A++
A+
A
B

- Display DirectSensor S
- **Función Clima:** aportes de vapor para un resultado más jugoso
- Generador de vapor externo (1,1 KW)
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- Guías FlexiClip
- Programas automáticos
- 12 funciones



H 7264 BP Culinart**
PVPr: 1.899 €
Autolimpieza pirolítica



H 7264 B
PVPr: 1.549 €



A++
A+
A
B

- + Sonda térmica
- + Display **DirectSensor S** completamente táctil
- + 11 funciones
- Grill abatible
- Sin conexión Wifi



H 7262 BP
PVPr: 1.849 €
Autolimpieza Pirolítica



H 7262 B
PVPr: 1.549 €



A++
A+
A
B

- 9 funciones
- + Variedad de colores
- + SoftOpen y SoftClose
- + **Bandejas AirFry de regalo**



H 2861-1 BP
PVPr: 1.549 €
Autolimpieza pirolítica



H 2861-1 B
PVPr: 1.349 €



A++
A+
A
B

- + **Diseño cristal negro obsidiano y tirador en acero**
- + Guías **FlexiClip** incluidas



H 2467 BP
PVPr: 1.249 €
Autolimpieza pirolítica



H 2467 B
PVPr: 949 €



A++
A+
A
B

- **Display con texto y mandos**
- Diseño cristal negro con detalles en acero
- Gran capacidad: 76L
- Temperatura exacta +/- 1°C
- Función **AirFry**
- Fácil limpieza con PerfectClean
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- **Programas automáticos**
- 9 funciones



H 2465 BP
PVPr: 1.099 €
Autolimpieza pirolítica



H 2465 B
PVPr: 799 €

* El color beige perla tiene un incremento de 100 € sobre el PVPr indicado en el catálogo.

** Regalo bandeja gourmet HUB 5001-M mediante el canjeo del cupón incluido

Hornos 100% vapor combinado



- + Display MTouch de gran tamaño
- + Sonda térmica inalámbrica



DGC 7840 HC Pro
PVPr: 4.399 €



DGC 7845 HC Pro
PVPr: 4.599 €
Con toma de agua y desagüe



- + Display MTouch S
- + Sonda térmica
- + Sensor de proximidad MotionReact
- + Guías telescópicas FlexiClip



DGC 7640 HC Pro
PVPr: 3.899 €



DGC 7645 HC Pro
PVPr: 4.099 €
Con toma de agua y desagüe



- Cocción combinada con vapor (ajuste exacto grado a grado de temperatura y humedad), horno multifunción y 100% vapor
- Gran capacidad 47 litros
- DualSteam
- Potente generador de vapor externo (3,3 kW)
- Depósito de agua de 1,4 litros tras panel elevable
- Limpieza automática HydroClean
- Conexión WiFi: Miele@home
- Interior de acero inoxidable
- Más de 20 funciones



DGC 7440 HC Pro*
PVPr: 3.199 €

Hornos 100% vapor



- + Display táctil DirectSensor de mayor tamaño con visor de texto
- + Función automática de menús
- + Programas propios
- + Función Sous-vide



DG 7440
PVPr: 2.299 €



- + Display DirectSensor S completamente táctil con texto
- + Conexión WiFi: Miele@home
- + Funciones especiales: conservas, esterilizar, subir masas...



DG 7240
PVPr: 1.899 €



- Display EasySensor
- Cocción 100% vapor ajuste exacto 40-100 °C
- Capacidad 40 litros
- Depósito de agua extraíble de 1,5 litros
- Tecnología de vapor DualSteam
- Potente generador de vapor externo (3,3 kW)
- Interior de acero inoxidable
- Programas automáticos



DG 2840
PVPr: 1.599 €



- + **Display DirectSensor S**
completamente táctil con texto
- + **Función Clima:** aportes de vapor
para un resultado más jugoso
- + Grill abatible
- 12 funciones



H 7244 B

PVPr: 1.899 €



- Display con texto y mandos
- Compacto de gran capacidad 49 litros
- Temperatura exacta +/- 1 °C
- Función **AirFry**
- Programas automáticos
- Fácil limpieza con PerfectClean
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- **Guías FlexiClip** incluidas
- 9 funciones



H 2841 B

PVPr: 1.299 €

Cocina con el mejor equipamiento

Consigue los mejores resultados con los hornos Miele y ahora, **llévate el mejor complemento de regalo.**

Con un diseño elegante, tecnología intuitiva y materiales de alta calidad, los hornos Miele son la elección perfecta para quienes buscan resultados profesionales en la comodidad del hogar. Todos los hornos se construyen artesanalmente y de forma manual en nuestras fábricas de Alemania. La capacidad interior está por encima del mercado, contando con 76 litros y 5 niveles de bandeja. Además, los hornos Miele disponen de una fácil limpieza gracias a la tecnología catalítica o pirolítica y el acabado PerfectClean.

Horno multifunción con AirFry de 60 cm



Promoción

H 2861-1 BP

PVPr: 1.499 €

Autolimpieza pirolítica

H 2861-1 B

PVPr: 1.199 €




- Display EasyControl Plus
- Fácil limpieza con PerfectClean
- Conexión Wifi: Miele@home
- Guías telescópicas FlexiClip
- Programas automáticos
- 8 funciones
- Función AirFry
- Bandejas AirFry de regalo

**Regalo de 2
bandejas AirFry***
por la compra de
un horno H 2861-BP
o H 2861-1 B



* Bandeja perforada HBBL 71 incluida en el horno y bandeja para asar HGBB 71 canjeable mediante cupón.



Horno multifunción con función clima de 60 cm



Promoción

H 7264 BP Culinart

PVP: 1.899 €



- Display DirectSensor S
- Función Clima: aportes de vapor para un resultado más jugoso
- Generador de vapor externo (1,1 kW)
- Conexión Wifi: Miele@home
- Guías telescópicas FlexiClip
- Programas automáticos
- 12 funciones
- **Regalo de bandeja Gourmet HUB 5001-M (valorada en 259€)**

**Regalo de
Bandeja Gourmet
HUB 5001-M**
por la compra de un
horno H 7264 BP
Culinart





M 7244TC · H 7264 B



Interior XL

Increíblemente espacioso: los modelos con manejo TopControl tienen un volumen de 46 litros. Interior en acero inoxidable para que las microondas se distribuyan a la perfección.



Manejo EasySensor

El clásico reinventado: los modelos SideControl disponen de manejo táctil a través de los sensores laterales.



Programas automáticos

Los programas automáticos se encargan de cocinar por ti. Tan solo selecciona el programa deseado y ajusta, p. ej., el peso de los alimentos. Con los programas automáticos puedes descongelar y cocinar a continuación, así como preparar alimentos frescos, todo se hace en su punto.

Microondas

Tu cocina a tu estilo. Tus electrodomésticos adaptados a tu espacio y a tus preferencias de manejo.

Hay disponibles diferentes tipos de microondas de Miele para conseguir que tu cocina se adapte al cien por cien a tus necesidades.



DGM 7440 · EVS 7010

Horno a vapor con microondas DGM



Horno a vapor con microondas DGM

Hornear, cocinar y calentar en un solo aparato. En un único electrodoméstico las ventajas de un microondas, las de un horno a vapor y la combinación de ambas para conseguir resultados perfectos.



DualSteam

Para los mejores resultados, el horno a vapor con microondas de Miele es el complemento ideal para el horno y la placa de cocción. Con tiempos de calentamiento y cocción rápidos, así como una distribución homogénea del vapor gracias al potente generador de vapor externo (3,3 kW).



Cocción al vapor con microondas

Tiempos de cocción más cortos: el tiempo de cocción se reduce cuando utilizas la función de cocción al vapor en el modo Microondas. Disfruta de unos resultados excelentes en un tiempo mínimo.

Hornos 100% vapor con microondas 45 cm



DGM 7840

PVPr: 4.399 €

- + **Display M Touch**
- + Sensor de proximidad MotionReact
- + Programas automáticos
- Dimensiones de encastre (An x Al x Fo): 562-568 x 450-452 x 550 mm

Hornos multifunción con microondas 45 cm



H 7840 BM

PVPr: 3.199 €

- + **Display M Touch**
- + **Sonda térmica**
- + Sensor de proximidad MotionReact
- + Función Crisp
- + Programas automáticos
- 17 funciones
- Dimensiones de encastre (An x Al x Fo): 562-568 x 450-452 x 550 mm



DGM 7440

PVPr: 2.799 €

- Display DirectSensor
- Tecnología de vapor **DualSteam**
- **Potente generador de vapor externo (3,3 kW)**
- Depósito de agua de 1,5 litros
- Capacidad 40 litros
- Programas automáticos
- 9 funciones
- Dimensiones de encastre (An x Al x Fo): 562-568 x 450-452 x 550 mm



H 7640 BM

PVPr: 2.949 €

- + Display M Touch S
- + **Sonda térmica**
- + Sensor de proximidad MotionReact
- + Programas propios
- 17 funciones
- Dimensiones de encastre (An x Al x Fo): 562-568 x 450-452 x 550 mm



H 7440 BM

PVPr: 2.199 €

- + Display DirectSensor
- + Función Palomitas
- + Programas propios
- 15 funciones
- Dimensiones de encastre (An x Al x Fo): 562-568 x 450-452 x 550 mm



H 7240 BM

PVPr: 2.049 €

- Display DirectSensor
- Sistema de apertura vertical
- Capacidad 43 litros
- Programas automáticos
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- 12 funciones
- Dimensiones de encastre (An x Al x Fo): 562-568 x 450-452 x 550 mm

Microondas 45 cm



M 7244 TC

PVPr: 1.499 €

- + **Grill de cuarzo integrado**
- + Variedad de colores
- Dimensiones de encastre
(An x Al x Fo):
562-568 x 450-452 x 550 mm



M 7240 TC

PVPr: 1.249 €

- + **Capacidad 46 litros**
- + Sistema de apertura vertical
- + Display DirectSensor S
- + Diseño cristal negro y acero
- + TopControl: panel de mandos en parte superior
- Dimensiones de encastre
(An x Al x Fo):
562-568 x 450-452 x 550 mm



M 2240 SC

PVPr: 899 €

- + Capacidad 26 litros
- Instalación en columna frontal exterior de 46 cm de alto
- Dimensiones de encastre
(An x Al x Fo):
562-568 x 450-452 x 500 mm

Microondas 36 cm



M 2234 SC

PVPr: 899 €

con grill de cuarzo integrado

- Display táctil
- Sistema de apertura lateral
- Capacidad 17 litros
- Potencia máxima 900W
- **Programas automáticos**
- Dimensiones de encastre
(An x Al x Fo):
562-568 x 350-362 x 310 mm



M 2230 SC

PVPr: 799 €

Eleva tu cocina a un nivel superior

Descubre los productos ideales para que tu equipación Miele ofrezca resultados sorprendentes y propios de un auténtico chef y barista. ¿Preparado para vivir la experiencia más premium?



CALIENTAPLATOS

Los calientaplatos Gourmet de Miele están disponibles en tres tamaños (14, 29 y 32 cm): para aprovechar al máximo en combinación con otro electrodoméstico un hueco de 60 o 90 cm. Situaciones de montaje y medidas diferentes y para lograr un aspecto armonioso en tu cocina.

4 funciones en 1

Precalienta tus tazas para disfrutar de un café perfecto. Simplemente puedes mantener calientes tus platos una vez cocinados para que no se enfríen. La función Cocción a baja temperatura conserva el aroma y los nutrientes para un resultado siempre tierno y jugoso.



ENVASADOR AL VACÍO

Ofrece una gran variedad de aplicaciones: preserva la calidad de los alimentos, los conserva durante más tiempo o los prepara para utilizar después la cocción Sous-vide. Podrás, envasar al vacío los alimentos que no has utilizado y congelarlos: los nutrientes, el sabor y las vitaminas se conservan durante mucho más tiempo que con la congelación tradicional. Además puedes envasar líquidos al vacío sin problema.

MÁQUINAS DE CAFÉ*

UNA EXPERIENCIA DE SABOR ÚNICA

Disfruta del café en toda su plenitud con las máquinas de café de Miele. Gracias a AromaticSystemFresh los granos de café se muelen directamente para cada café y después se aromatizan para conseguir que desprendan todo su sabor. Con CoffeeSelect tendrás la ventaja de contar con tres depósitos de café para introducir hasta tres tipos de café diferentes y tenerlos siempre a tu disposición. Tanto si te apetece un Espresso, un Latte macchiato o un Cappuccino, todos los parámetros están preajustados y los puedes adaptar con facilidad a tus preferencias. Máximo confort y personalización.

*Dotación según modelo.



Manejo fácil

La mejor degustación de café: lo prepararás de forma muy sencilla y rápida gracias a las funciones inteligentes.



Sistema de depósito de leche EasyClick

Podrás cambiar el tipo de leche sin complicaciones y siempre la podrás conservar en perfecto estado en el frigorífico.



CoffeeSelect

Tú eliges: tres depósitos de café diferentes para poder elegir siempre el que mejor se adapte a tu gusto.



Limpieza automática

Cómoda y sin esfuerzo: tu máquina de café Miele se encarga de realizar la limpieza por ti.



H 7860 BP · CVA 7845 · ESW 7010 · DGC 7840 HC · EVS 7010

Máquinas de café integrables



CVA 7845*

PVPr: 4.299 €

- + **Conexión directa a toma de agua** (también puede funcionar con depósito)
- Dimensiones de encastre (An x Al x Fo): 562-568 x 450-452 x 550 mm



CVA 7840

PVPr: 3.899 €

- + **Display M Touch**
- + **Tres depósitos de granos de café**
- + Descalcificación y limpieza automáticas
- Dimensiones de encastre (An x Al x Fo): 562-568 x 450-452 x 550 mm



CVA 7440*

PVPr: 3.299 €

- Display DirectSensor
- **AromaticSystemFresh:** siempre recién molido
- **Más de 20 tipos de elaboraciones** con café, agua caliente y leche
- **CupSensor**
- **EasyClick**
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- Dimensiones de encastre (An x Al x Fo): 562-568 x 450-452 x 550 mm

Máquinas de café de libre instalación



CM 7750

PVPr: 3.199 €

- **Display CM Touch**
- **3 depósitos granos de café**
- 10 perfiles personalizables
- **CupSensor**
- Descalcificación automática
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- Medidas (An x Al x Fo): 311 x 397 x 445 mm



CM 7550

PVPr: 2.799 €

- **Display CM Touch**
- 10 perfiles personalizables
- **CupSensor**
- **Descalcificación automática**
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- Medidas (An x Al x Fo): 311 x 397 x 445 mm



CM 6360

PVPr: 1.499 €

- Display DirectSensor
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- **8 perfiles de usuario programables**
- Preparación OneTouch for Two
- Medidas (An x Al x Fo): 251 x 359 x 427 mm



CM 6160

PVPr: 1.299 €

- Display DirectSensor
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- **4 perfiles de usuario programables**
- Preparación OneTouch for Two
- Medidas (An x Al x Fo): 251 x 359 x 427 mm

Calientaplatos Gourmet



ESW 7030

PVPr: 1.599 €

- Para hueco de 32 cm de alto
- Capacidad: vajilla para 12 servicios
- Medidas del calientaplatos (An x Alt x Fo): 595 x 317 x 570 mm



ESW 7020

PVPr: 1.549 €

- Para hueco de 29 cm de alto
- Capacidad: vajilla para 12 servicios
- Medidas del calientaplatos (An x Alt x Fo): 595 x 23 x 570 mm



ESW 7010**

PVPr: 1.449 €

- Para hueco de 14 cm de alto
- Capacidad: vajilla para 6 servicios
- Temperatura ajustable hasta 85 °C
- Precalentar vajilla, mantener alimentos calientes y cocción a baja temperatura.
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- Medidas del calientaplatos (An x Alt x Fo): 595 x 141 x 570 mm

Envasador al vacío



EVS 7010**

PVPr: 2.699 €

- Para hueco de 14 cm de alto
- Capacidad de 8 litros
- Envasado al vacío en bolsas de diferentes tamaños o en recipientes. Dentro y fuera del envasador.
- Tres niveles de vaciado y sellado
- Medidas del envasador (An x Alt x Fo): 595 x 141 x 570 mm

Beige perla

El nuevo color tendencia más elegante y atemporal.

Máquina de café
CVA 7440

Horno multifunción pirolítico
H 7464 BP
Opción horno 100% vapor combinado
DGC 7460 HC Pro

Acondicionador de vino
KWT 6422 iG-1
(60x90 cm)

Calentaplatos gourmet
disponible en tres
tamaños
ESW 7030

Horno multifunción con microondas
H 7440 BM
Opción horno 100% vapor combinado
DGC 7440 HC Pro



Placa de inducción con extractor
integrado en diseño mate
KMDA 7876 FL U

Disponible embellecedor para montajes en columna en color Beige perla HKL 60 Listón

Diseña la cocina de tus sueños

Surtido **ArtLine**

Diseño minimalista sin tirador para una integración perfecta. Disponible en 4 colores.

M Touch PRESTIGE






Surtido **VitroLine**:

Diseño cristal protagonista en frontal y tirador. Disponible en 3 colores.



Surtido **PureLine**:

Diseño en cristal negro y acero con tirador en acero.

Ancho	Hornos	Hornos con microondas	Microondas
90 cm	 H 7890 BP		
60 cm	 H 7860 BP H 7860 BPX		
45 cm		 H 7840 BM H 7840 BMX	





M Touch S PREMIUM



60 cm	 H 7660 BP		
45 cm		 H 7640 BM	









DirectSensor REFERENCE 2



60 cm	 H 7464 BP	 H 7464 BPX	
45 cm		 H 7440 BM	 H 7440 BMX


























DirectSensor S REFERENCE 1








60 cm	 H 7264 B	 H 7264 BP	
	 H 7262 B	 H 7262 BP	
45 cm	 H 7244 B	 H 7240 BM	 M 7244 TC  M 7240 TC



DGC: Toma de agua y desagüe necesarios · CVA: Toma de agua opcional

Hornos a vapor combinado	Hornos a vapor con microondas	Hornos a vapor	Máquinas de café	Cajones gourmet
 DGC 7860 HC Pro  DGC 7860 HCX Pro	 DGC 7865 HC Pro  DGC 7865 HCX Pro			
 DGC 7840 HC Pro  DGC 7840 HCX Pro	 DGC 7845 HC Pro	 DGM 7840	 CVA 7845  CVA 7840	 ESW 7030
 DGC 7660 HC Pro				
 DGC 7640 HC Pro	 DGC 7645 HC Pro			 ESW 7020
 DGC 7460 HC Pro	 DGC 7460 HCX Pro			
 DGC 7440 HC Pro	 DGC 7440 HCX Pro	 DGM 7440	 DG 7440	 CVA 7440
 DGC 7250				 EVS 7010
		 DG 7240		

 Negro y acero (EDST)
 Gris grafito (GRGR)
 Negro obsidian (OBWS)
 Negro mate (OBWS MATT)
 Beige perla (PEBE)

Placas de inducción



Reconocimiento inteligente del menaje

Los mandos sólo son visibles cuando hay algún menaje colocado, lo que garantiza un aspecto elegante. Si éste se mueve de posición, la placa lo detecta y seguirá con los ajustes preseleccionados.



TwinBooster

Para conseguir un inicio de cocción muy rápido: la función TwinBooster exclusiva de Miele concentra toda la potencia de dos zonas de cocción en una.



TempControl

Resultados de cocción perfectos en todo momento: la temperatura de la sartén se mantiene constante y nada puede quemarse.





Inducción total

Disfruta de una libertad sin límites. Puedes utilizar toda la superficie de tu placa de cocción para cocinar, sin zonas de cocción predefinidas y con la máxima flexibilidad.



Revestimiento DiamondFinish

Robusto y sofisticado: el acabado resistente y de alta calidad DiamondFinish reduce el riesgo de arañazos. Este revestimiento especial de vidrio cerámico es dos veces más resistente que las superficies convencionales.



Manejo inteligente

Céntrate en cocinar: con Con@ctivity 3.0 tu campana sabe lo que tiene que hacer. La campana reacciona automáticamente a los ajustes de la placa.




Ancho aprox. 90 cm




KM 7999 FL
PVP: 5.299 €

- Zonas de cocción flexibles para hasta 5 recipientes
- **8 sensores TempControl**
- Dimensiones de encastre: 916 x 500 mm
- Medidas de la placa: 936 x 520 mm




KM 7897-2 FL
PVP: 3.349 €

- + **Doble de resistente: inducción total com revestimento DiamondFinish**
- Dimensiones de encastre: 916 x 500 mm
- Medidas de la placa: 936 x 520 mm




KM 7697 FL
PVP: 3.049 €

- **Inducción total para hasta 6 recipientes**
- Zona de cocción de 870 x 380 mm
- Dimensiones de encastre: 916 x 500 mm
- Medidas de la placa: 936 x 520 mm



KM 7684 FL
PVP: 2.499 €

- **Placa panorámica**
- 4 zonas incluyendo 2 zonas PowerFlex de 230 x 390 mm
- Dimensiones de encastre: 896 x 388 mm
- Medidas de la placa: 916 x 408 mm



KM 7594 FL
PVP: 2.399 €


- **5 zonas incluyendo 2 PowerFlex de 230 x 390 mm y una de 28 cm de diámetro**
- **TwinBooster** para rápido inicio de ebullición
- Dimensiones de encastre: 916 x 500 mm
- Medidas de la placa: 936 x 520 mm

Ancho mayor 75 cm




KM 7878-2 FL
PVP: 2.949 €

- + **Doble de resistente: inducción total com revestimento DiamondFinish**
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 mm
- Medidas de la placa: 800 x 520 mm




KM 7678 FL
PVP: 2.549 €

- + **Inducción total para hasta 6 recipientes**
- + Zona de cocción de 740 x 380 mm
- Combinable con SmartLine
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 mm
- Medidas de la placa: 800 x 520 mm




KM 7576-2 FL Negro mate
PVP: 2.499 €

- + **Diseño mate MattFinish** aun más resistente frente a los arañazos y antihuellas
- + **6 zonas de cocción incluyendo 3 zonas PowerFlex de 230 x 390 mm**
- + **3 años de garantía de Miele + 125 semanas de ampliación de garantía de regalo**
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 mm
- Medidas de la placa: 800 x 520 mm



KM 7575 FL
PVP: 2.099 €

- + **6 zonas de cocción incluyendo 3 zonas PowerFlex de 230 x 390 mm**
- + **TwinBooster** rápido inicio ebullición
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 mm
- Medidas de la placa: 800 x 520 mm



KM 7373 FL
PVP: 1.399 €

- 4 zonas (Ø220 mm/2xØ210 mm /Ø160 mm) de cocción con zona flexible de 210 x 400 mm
- Dimensiones de encastre: 750-780 x 490-500 mm
- Medidas de la placa: 800 x 520 mm

Ancho aprox. 60 cm




KM 7867-1 FL
PVPr: 2.249 €

- + **Doble de resistente: inducción total con revestimiento DiamondFinish**
- Dimensiones de encastre: 600 x 500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm




KM 7667 FL
PVPr: 1.949 €

- + **Inducción total para hasta 4 recipientes**
- + Zona de cocción de 570 x 390 mm
- Combinable con SmartLine
- Dimensiones de encastre: 600 x 500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm



KM 7564 FL
PVPr: 1.649 €

- + **SmartSelect: filas numéricas**
- Combinable con SmartLine
- Dimensiones de encastre: 600 x 500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm



KM 7465 FL
PVPr: 1.599 €

- **4 zonas (Ø230 mm) incluyendo 2 zonas PowerFlex de 230 x 390 mm**
- Se dividen en 4 zonas independientes
- TwinBooster para rápido inicio de ebullición
- Dimensiones de encastre: 600 x 500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm

Ancho aprox. 60cm. Encastre desde 56 cm



KM 7404 FX
PVPr: 1.549 €

- **4 zonas (2xØ230 mm/Ø190 mm/Ø160 mm) incluyendo 1 zona PowerFlex de 230x390 mm**
- **Con 592 mm de ancho para instalación enrasada**
- Dimensiones de encastre enrasado: 570-596 x 470-496 mm
- Medidas de la placa: 592 x 492 mm



KM 7466 FL 125 Edition
PVPr: 1.399 €

Sin marco instalación sobre encimera o enrasada

- **4 zonas (2xØ230 mm/Ø190 mm/Ø160 mm) incluyendo 1 zona PowerFlex de 230x390 mm**
- + Selección rápida por fila numérica
- + **De regalo Grill Gourmet***
- Dimensiones de encastre: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm

KM 7466 FR
PVPr: 1.399 €

Con marco de acero (+6mm medidas de la placa)



KM 7363 FL
PVPr: 1.299 €

- **4 zonas (2xØ220 mm/2xØ160 mm) incluyendo 1 zona flex de 210x400mm**
- Dimensiones de encastre: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm



KM 7361 FL
PVPr: 899 €

Sin marco instalación sobre encimera o enrasada

- **4 zonas (Ø220 mm/2xØ190 mm/Ø160 mm)**
- Dimensiones de encastre: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm

KM 7361 FR
PVPr: 899 €

Con marco de acero (+6mm medidas de la placa)



KM 7360 FL
PVPr: 849 €

Sin marco instalación sobre encimera o enrasada

- **3 zonas (Ø280 mm/Ø220 mm/Ø160 mm)**
- Función Stop&Go
- Función Booster
- **Con@ctivity** comunicación con la campana Miele
- **Conexión: WiFi:** Miele@home
- Dimensiones de encastre: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm

KM 7360 FR
PVPr: 849 €

Con marco de acero (+6mm medidas de la placa)



- **Teppan Yaki de inducción**
- 2 zonas de cocción regulables
- Superficie de acero inoxidable
- Dimensiones de encastre: 358 x 500 mm
- Medidas de la placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7632 FL
PVPr: 2.599 €



- **Teppan Yaki eléctrico**
- 2 zonas de cocción regulables
- Superficie de acero inoxidable
- Dimensiones de encastre: 364 x 500 mm
- Medidas de la placa: 380 x 118 x 520 mm

CS 1327 Y
PVPr: 2.399 €



- 2 zonas de cocción
- **1 gran zona PowerFlex** al unirse las 2
- TwinBooster: máxima potencia
- Dimensiones de encastre: 359 x 500 mm
- Medidas de la placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7612 FL
PVPr: 1.549 €



- Inducción con 2 zonas (Ø230 mm/Ø160 mm)
- TwinBooster: máxima potencia
- Dimensiones de encastre: 272 x 500 mm
- Medidas de la placa: 288 x 73 x 520 mm

CS 1212-1I
PVPr: 1.499 €



- **Wok dual** de hasta 4,50 kW
- Soportes lavables en lavavajillas
- GasStop
- Dimensiones de encastre: 359 x 500 mm
- Medidas de la placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7101-1 FL
PVPr: 1.349 €



- Superficie de acero inoxidable
- 1 quemador normal y 1 quemador rápido
- Soportes lavables en lavavajillas
- QuickStart, GasStop & Restart
- Dimensiones de encastre: 272 x 500 mm
- Medidas de la placa: 288 x 144 x 520 mm

CS 1012-2
PVPr: 1.299 €



- Instalación enrasada o sobre encimera
- **2 quemadores** (1 rápido)
- Soportes lavables en lavavajillas
- Dimensiones de encastre: 358 x 500 mm
- Medidas de la placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7102-1 FL
PVPr: 1.299 €



- **Grill barbacoa eléctrico**
- 2 zonas regulables
- Parrilla de fundición
- Dimensiones de encastre: 272 x 500 mm
- Medidas de la placa: 288 x 115 x 520 mm

CS 1312 BG
PVPr: 1.349 €

Placas de gas



KM 3054-1
PVPr: 1.999 €

- + 5 quemadores incluyendo 1 Dual Wok
- Dimensiones de encastre: 916 x 500 mm
- Medidas de la placa: 942 x 53 x 526 mm



KM 2356-1 G
PVPr: 1.899 €

- + Placas de gas con electrónica
- + 5 quemadores incluyendo 1 Dual Wok
- + GasStop & ReStart
- Dimensiones de encastre: 862 x 490 mm
- Medidas de la placa: 888 x 105 x 508 mm



KM 2034 G
PVPr: 1.299 €

- + 5 quemadores incluyendo 1 Dual Wok
- Dimensiones de encastre: 560 x 480-490 mm
- Medidas de la placa: 750 x 90 x 520 mm



KM 1012 G
PVPr: 949 €

- 4 quemadores incluyendo 1 Mono Wok
- GasStop
- Soportes ComfortClean para lavavajillas
- Dimensiones de encastre: 560 x 480-490 mm
- Medidas de la placa: 650 x 90 x 520 mm


Placas vitrocerámicas con ancho aprox. 75 cm



KM 6523 FL
PVPr: 1.049 €


- Instalación enrasada
- 4 zonas de cocción (Ø210 mm / Ø170 mm / Ø180 mm / Ø145 mm) incluyendo 1 zona vario de 170 x 290 mm
- Dimensiones encastre enrasado: 730-756 x 470-496 mm
- Medidas de la placa: 752 x 45 x 492 mm

Placas vitrocerámicas con ancho aprox. 60 cm




KM 6540 FR
PVPr: 949 €

- 4 zonas de cocción (Ø210 mm / Ø170 mm / Ø160 mm / Ø145 mm) incluyendo 1 zona vario de 170 x 265 mm
- + **Conexión WiFi:** Miele@home
- Dimensiones de encastre: 600 x 500 mm
- Medidas de la placa: 614 x 43 x 514 mm



KM 6520 FR
PVPr: 799 €

- 4 zonas de cocción (Ø210 mm / Ø180 mm / Ø160 mm / Ø145 mm)
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
- Medidas de la placa: 574 x 48 x 504 mm



KM 6527 FR
PVPr: 749 €

- Diseño con cerquillo en acero inox
- 3 zonas de cocción (Ø270 mm / Ø180 mm / Ø160 mm)
- 1 zona de 27 cm con circuito triple
- Stop&Go
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm
- Medidas de la placa: 574 x 48 x 504 mm

Placas

con extractor integrado



TwinInOne

Un excelente trabajo en equipo: cuando la extracción de vahos y la placa de cocción se convierten en uno. La acreditada tecnología de inducción de Miele combinada con una eficaz extracción de vahos se convierte en el protagonista de su cocina.



Plug&Play

El modo de recirculación es energéticamente eficiente y filtra tanto la grasa como los olores antes de devolver el aire limpio a la habitación a través de una discreta abertura en el zócalo, sin necesidad de un sistema de conductos adicional.



Uso flexible del espacio

Es posible colocar utensilios de cocina grandes de manera óptima gracias a la zona Flex que une dos zonas de cocción y crear así una superficie muy amplia.





Silence

Motor extra silencioso: el motor creado por Miele es un 25% más silencioso a gran potencia que los modelos anteriores.



Filtros de acero inoxidable

Los filtros para la grasa de acero de 10 capas de alta calidad son aptos para el lavado en el lavavajillas y muy duraderos.



Extracción perfecta

Extractor totalmente enrasado. Diseño sobrio y elegante que cumple con las máximas exigencias en cuanto a estética y funcionalidad. Desplaza cómodamente las ollas y sartenes por toda la placa sin obstáculos.




KMDA 7876-1 FL MattFinish

PVPr: 3.799 €



- + Exclusivo diseño **Negro Mate**
- + **Diseño MattFinish** aun más resistente frente a los arañazos y con efecto antihuellas
- + **3 años de garantía de Miele + 125 semanas de ampliación de garantía de regalo**
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 x 234 mm



KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

PVPr: 3.399 €



- 4 zonas de cocción (Ø230 mm) que se convierten en **2 zonas PowerFlex XL de 230 x 460 mm**
- Diseño compacto: tan solo necesita 234 mm libres bajo la encimera
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 x 234 mm



KMDA 7473 FL-U Silence

PVPr: 3.199 €



- 4 zonas de cocción (Ø210 mm) que se convierten en **2 zonas Flex de 210 x 420 mm**
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 x 200 mm



KMDA 7272-1 FL Silence

PVPr: 2.899 €



- **Motor Silence**
- **Diseño compacto:** tan solo necesita 200 mm libres bajo la encimera
- 4 zonas de cocción (2x Ø220 mm/2x Ø190 mm)
- Instalación sobre encimera o enrasada
- Con@ctivity comunicación con el extractor
- Conexión WiFi: Miele@home
- Potencia máxima: hasta 610 m³/h
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 x 200 mm



KMDA de Miele se adapta a las necesidades del montaje, ofreciendo una **instalación perfecta y sin complicaciones** en sus tres modos de instalación.

- Instalación tanto sobre encimera como enrasada.
- Encimera: desde un grosor de 10 mm. Profundidad mínima de la encimera: 600 mm.
- Mueble: ancho mínimo de instalación: 900 mm y alto de montaje: 200 mm o 234 mm según el modelo.
- La bandeja colectora y la tapa de limpieza inferiores deben quedar accesibles.

En instalación de salida de aire guiada:

- Para los trabajos de mantenimiento, debe ser posible retirar el panel posterior del mueble y la altura mínima del zócalo debe ser de 100 mm.

En modo recirculación con salida libre Plug&Play:

- Dejar un mínimo de 25 mm de espacio en la trasera del mueble.
- Debe garantizarse una ventilación adecuada de al menos 425 cm² a través del zócalo. Para conseguirlo, se puede acortar el panel del zócalo o crear rejillas o recortes.

Accesorios recomendados

Modo salida de aire al exterior



Set DFKS-AR (12226910)

Incluye caja pasamuros DMK 150-1 que nos garantiza una eficiente extracción. Testada por el ensayo Blower Door de hermeticidad para edificios de bajo consumo.



Modo recirculación guiada



Set DFKS-UR (12226890)

Filtro de carbono activo DKF 35-P incluido o filtro regenerable a zócalo no suministrado DKF 1000 R.

Modo recirculación salida libre Plug&Play



No necesita accesorios adicionales

Filtro de carbono activo DKF 35-P y adaptador Plug&Play incluidos en todas las KMDA -U.

Campanas extractoras



Con@ctivity

La integración domótica de las campanas extractoras de Miele. Con Con@ctivity 3.0 la campana sabe lo que tiene que hacer: reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción y adapta la potencia de absorción a lo que sucede en la placa, garantizando un ambiente agradable, sin olores incómodos.



Silence

Funcionamiento eficiente y silencioso: el motor está dotado con un paquete de aislamiento acústico especial que reduce el nivel acústico de forma eficiente.



Posibilidades de instalación

En salida de aire o en recirculación de aire con filtro de carbón activo. En las campanas extractoras de Miele en modo de recirculación, el filtro de carbón activo neutraliza los olores. Este filtro puede ser desechable (debe sustituirse periódicamente) o regenerable. Se regenera fácilmente en el horno.

Tipos de construcción

Campanas extractoras de pared y en isla

El centro de todas las miradas.



Campanas extractoras en isla



Campanas extractoras en pared

Campana extractora de techo

Integración perfecta en la cocina para una visión completamente diáfana.



Campanas extractoras Downdraft

La solución elegante por detrás de la placa de cocción.



Campanas extractoras integradas. La solución perfecta para cada situación de montaje.



Campanas extraplana



Extractor de encimera



Grupo filtrante

Techo



- Ancho de 120 cm
- + Potente y silencioso motor ECO con aislamiento acústico
- Potencia máxima: 750 m³/h
- Salida o recirculación de aire (Plug&Play)
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 1165 x 196 x 500mm



DAC 4240 WSMA

PVPr: 2.399 €

Accesorios opcionales:

- Filtro de carbono DKF 35-P, DKF 35-S y regenerable DKF 40-R



- Ancho de 90 cm
- Potente y silencioso motor ECO
- Incluye mando a distancia
- Conexión WiFi & Con@ctivity
- Potencia máxima: 685 m³/h
- Salida o recirculación de aire (Plug&Play)
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 1165 x 196 x 500mm



DAC 2940

PVPr: 1.799 €

Accesorios opcionales:

- Filtro de carbono 35-P, DKF 35-S y regenerable DKF 40-R

Decorativas de pared



- Ancho de 90 cm
- + Silencioso Motor ECO
- Potencia máxima: 875 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 898 x 420 x 381 mm



DAH 4970

PVPr: 1.699 €

Accesorios opcionales:

- Tubo prolongador decorativo de 419 mm a 799 mm DADC 1000
- Filtro de carbono DKF 29-P, DKF 29-S, y regenerable DKF 29-R



- Ancho de 90 cm
- + Conexión WiFi & Con@ctivity
- + Absorción lateral
- Potencia máxima: 675 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 898 x 443 x 388 mm



DAH 2960

PVPr: 1.299 €

Accesorios opcionales:

- Tubo prolongador decorativo de 419 mm a 799 mm DADC 1000
- Filtro de carbono DKF 29-P, DKF 29-S, y regenerable DKF 29-R

Decorativas de pared



- Ancho de 90 cm
- + Silencioso motor ECO
- Potencia máxima: 640 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 898 x 85 x 500 mm



DA 6698 W Negro

PVPr: 2.399 €

Accesorios opcionales:

- Tubo prolongador DACW (en 3 medidas 895mm/1455mm/1775mm)
- Filtro de carbono DKF 12-P y regenerable DKF 12-R



- Ancho de 90 cm
- Salida o recirculación de aire.
- Potencia máxima: 650 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 898 x 62 x 500 mm



PUR 98 W

PVPr: 1.049 €



PUR 98 W

PVPr: 1.149 €

Accesorios opcionales:

- Tubo prolongador DACW (en 3 medidas 895mm/1455mm/1775mm)
- Filtro de carbono DKF 12-P y regenerable DKF 12-R



- Ancho de 60 cm
- Panel de cristal
- Manejo táctil
- Potencia máxima: 635 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 598 x 443 x 388 mm



DAH 1650

PVPr: 999 €

Accesorios opcionales:

- Tubo prolongador decorativo de 419 mm a 799 mm DADC 1000
- Filtro de carbono DKF 29-P, DKF 29-S, y regenerable DKF 29-R



- Ancho de 90 cm
- Diseño vertical en cristal
- Potencia máxima: 670 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 880 x 500 x 260 mm



DA 9092 W

PVPr: 1.099 €

Accesorios opcionales:

- Tubo prolongador decorativo de 380–740 mm DADC 9000
- Filtro de carbono DKF 29-P, DKF 29-S, y regenerable DKF 29-R

*Disponible en Negro mate
pizarra DA 9299 W (915 m³/h)*

Decorativas de isla



DA 4248-V D
PVPr: 4.299 €



- Ancho de 120 cm
- + **Ajuste altura mediante motor (755–1045 mm)**
- + Potente y silencioso motor ECO con aislamiento acústico
- Potencia máxima: 675 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 1198 x 70 x 698 mm



DA 6708 D
PVPr: 3.649 €



- Ancho de 90 cm
- + Alto personalizado
- + Solo recirculación de aire
- Potencia máxima: 620 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 1000 x 112 x 700 mm

Accesorios opcionales:

- Kit para fijar a techo DUD 6700
- Filtro de carbono DKF 21-P y regenerable DKF 21-R



DA 6698 D
PVPr: 3.499 €



- Ancho de 90 cm
- + Silencioso y potente motor ECO
- + **Conexión WiFi & Con@ctivity**
- Potencia máxima: 730 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 898 x 85 x 598 mm

Accesorios opcionales:

- Tubo prolongador DACI (en 3 medidas 900mm/1360mm/1660mm)
- Filtro de carbono DKF 12-P y regenerable DKF 12-R



PUR 98 D
PVPr: 1.849 €



- Ancho de 90 cm
- Salida o recirculación de aire
- Potencia máxima: 650 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 898 x 70 x 598 mm

Accesorios opcionales:

- Tubo prolongador DACI (en 3 medidas 900mm/1360mm/1660mm)
- Filtro de carbono DKF 12-P y regenerable DKF 12-R

Bajo mueble



DAS 8930
PVPr: 1.499 €



- + Acero Inox y display cristal negro
- Ancho de 90 cm
- Potencia máxima: 880 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 861 x 60 x 307 mm

Accesorios opcionales:

- Filtros DKF 31-P y regenerable DKF 31-R



DAS 4940 Cristal
PVPr: 1.149 €

Ancho 90 cm



- + Diseño vidrio transparente
- Potencia máxima: 625 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 861/561 (según modelo) x 68 x 307 mm

DAS 4640 Cristal
PVPr: 1.049 €

Ancho 60 cm

Accesorios opcionales:

- Filtros DKF 31-P y regenerable DKF 31-R



DAS 4930
PVPr: 1.049 €

Ancho 90 cm



DAS 4630
PVPr: 949 €

Ancho 60 cm



- + Diseño del frontal en cristal negro
- + SmartControl
- + Potencia máxima: 720 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 896/596 (según modelo) x 36 x 273 mm

Accesorios opcionales:

- Filtro de carbono con pieza de colocación de inicio DKFS 31-P y regenerable DKFS 31-R
- Filtros de remplazo DKF 31-P y regenerable DKF 31-R



DAS 4920
PVPr: 899 €

Ancho 90 cm



- + Silencioso motor ECO
- + **Conexión WiFi & Con@ctivity**
- Potencia máxima: 600 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 896/596 (según modelo) x 36 x 273 mm



DAS 4620
PVPr: 799 €

Ancho 60 cm

Accesorios opcionales:

- Filtro de carbono con pieza de colocación de inicio DKFS 31-P y regenerable DKFS 31-R
- Filtros de remplazo DKF 31-P y regenerable DKF 31-R



DAS 2920
PVPr: 749 €

Ancho 90 cm



- Diseño en acero Inox.
- Salida o recirculación de aire.
- Potencia máxima: 555 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 896/596 (según modelo) x 36 x 273 mm



DAS 2620
PVPr: 649 €

Ancho 60 cm

Accesorios opcionales:

- Filtro de carbono con pieza de colocación de inicio DKFS 31-P y regenerable DKFS 31-R
- Filtros de remplazo DKF 31-P y regenerable DKF 31-R



DAD 4841 (Ancho 916 mm)

DAD 4941 (Ancho 936 mm)

PVPr: 2.399 €

Accesorios opcionales:

- Set plug&Play adaptador salida de aire libre + filtros: DUP150 UBS



- **Extractor telescópico:** queda totalmente oculto en la encimera cuando no se está usando
- Absorción perimetral
- Con@ctivity comunicación con la placa
- Instalación flexible: recirculación con salida libre Plug&Play, recirculación guiado o extracción al exterior
- + Potencia máxima: 640 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 936/916 (según modelo) x 300 x 120 mm



CSDA 7001

PVPr: 1.549 €



- **Combinable con elementos SmartLine**
- Potente motor ECO
- Instalación enrasada o sobre encimera
- Para sistema de recirculación o salida de aire
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 120 x 168 x 520 mm



DA 2628

PVPr: 2.499 €



- Ancho de 120 cm
- + Solo salida de aire
- Potencia máxima: 600 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 1180 x 63 x 293 mm



- + Absorción lateral
- + Silencioso motor ECO
- Potencia máxima: 585/640 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 880/580 (según modelo) x 63 x 293 mm



DA 2698

PVPr: 1.999 €

Ancho 90 cm



DA 2668

PVPr: 1.599 €

Ancho 60 cm

Accesorios opcionales:

- Filtro de carbono DKF 19-P



- Salida o recirculación de aire
- Potencia máxima: 600 m³/h
- Dimensiones del extractor (An x Al x Fo): 884/584 (según modelo) x 63 x 297 mm



DA 2390

PVPr: 1.199 €

Ancho 90 cm



DA 2360

PVPr: 799 €

Ancho 60 cm

Accesorios opcionales:

- Filtro de carbono DKF 19-P



- + Silencioso y potente motor ECO
- + **Conexión WiFi** & Con@ctivity
- Potencia máxima: 730 m³/h
- Dimensiones del extractor DA 2578 (An x Al x Fo): 702 x 50 x 402 mm
- Dimensiones del extractor DA 2558 (An x Al x Fo): 532 x 50 x 372 mm



DA 2578

PVPr: 999 €

Ancho 70 cm



DA 2558

PVPr: 749 €

Ancho 53 cm

Accesorios opcionales:

- Filtro de carbono DKF 15-P

Frío



DynaCool

La función DynaCool se encarga de que haya un reparto regular de la temperatura en todo el recinto frigorífico. Así ya no importa en qué nivel se almacenen los alimentos, ya que todos tienen las mismas condiciones.



Pared trasera acero CleanSteel

La pared trasera CleanSteel del frigorífico de Miele permite el reparto óptimo y uniforme del frío en el interior del aparato. No se percibe ni condensación ni formación de hielo.



PerfectFresh Active

El sistema PerfectFresh Active de Miele proporciona unas condiciones de conservación óptimas. Cada 90 minutos y cada vez que se abre la puerta se pulveriza agua en el cajón. Así se humectan suavemente los alimentos y se mantiene un nivel óptimo de humedad del aire.



SoftClose

Puertas del frigorífico y del congelador que se cierran solas y sin hacer ruido. La puerta se cierra automáticamente a partir de un ángulo inferior a 30°. Además, SoftClose garantiza un cierre amortiguado de la puerta: ya no tintinearán más las botellas de la puerta interior.



FlexiLight 2.0

Gracias a FlexiLight 2.0 es posible ver bien todas las zonas del frigorífico. La iluminación LED integrada y personalizable en cada una de las baldas de cristal permite unas condiciones de iluminación óptimas sin deslumbrar. FlexiLight 2.0 de Miele impresiona con su moderno diseño y su ahorro energético.



Perfectfresh Pro

Los alimentos se conservan frescos hasta cinco veces más. En el rango de temperatura regulado automáticamente entre 0 °C y +3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se conservan hasta el triple de tiempo. La fruta y la verdura se conservan frescas hasta 5 veces más gracias a la regulación optimizada de la humedad en el cajón.



KFN 7934 D*
PVPr: 2.399 €



- DailyFresh
- Dimensiones de encastre: 710-720 x 1940-1950 x 560 mm
- Medidas del combi: 708 x 1935 x 548 mm
- Capacidad útil: 381 litros



KFN 7844 C
PVPr: 2.599 €



- PerfectFresh Pro
- Pared posterior seca CleanSteel
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1940-1950 x 550 mm
- Medidas del combi: 559 x 1940 x 546 mm
- Capacidad útil: 273 litros



KFN 7744 C
PVPr: 2.399 €



- PerfectFresh Pro
- Pared posterior seca CleanSteel
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del combi: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 244 litros



KFN 7734 B
PVPr: 2.199 €



- DailyFresh
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del combi: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 253 litros



KFN 7785 C
PVPr: 3.349 €



- DailyFresh
- Fabricador de hielo con depósito de agua
- Pared posterior seca CleanSteel
- Función Freeze&Cool
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del combi: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 255 litros



KDN 7724 E Active
PVPr: 1.349 €



- DailyFresh
- Dimensiones de encastre: 560-568 x 1772-1780 x 550 mm
- Medidas del combi: 541 x 1772 x 548 mm
- Capacidad útil: 260 litros



KFN 7774 B
PVPr: 2.999 €



- PerfectFresh Active
- Pared posterior seca CleanSteel
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del combi: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 245 litros

Congelador



FNS 7794 D L ActiveDoor PVPr: 3.299 €



- NoFrost
- Fabricador de hielo con conexión de agua
- **ActiveDoor:** apertura de la puerta automáticamente mediante un comando de voz o tocando
- Apertura de puerta a la izquierda no intercambiable
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del congelador: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 213 litros

Frigorífico



K 7797 C R ActiveDoor PVPr: 3.299 €



- PerfectFresh Active
- Pared posterior seca CleanSteel
- **ActiveDoor:** apertura de la puerta automáticamente mediante un comando de voz o tocando
- Apertura de puerta a la derecha no intercambiable
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del frigorífico: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 296 litros

Pack Duo ActiveDoor*

Precio solo aplicable por la compra del pack completo
(FNS 7794 D L ActiveDoor + K 7797 C R ActiveDoor)



ActiveDoor

Apertura
con control
de voz

Ahorra
400€
con el Pack Duo
ActiveDoor

PVPr Pack Duo ActiveDoor: 6.199 € · PVPr por separado: 6.598 €
Nº Material pack: 95009130

* Válido hasta el 31.03.2026

Congeladores



FNS 7774 D
PVPr: 2.799 €



- NoFrost
- Fabricador de hielo con conexión de agua
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del congelador: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 213 litros



FNS 7740 D
PVPr: 2.499 €



- NoFrost
- **3 años de garantía Miele + 125 semanas de amplitación de garantía de regalo**
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del congelador: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 213 litros



FNS 7710 E
PVPr: 1.999 €



- NoFrost
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del congelador: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 213 litros

Frigoríficos



K 7777 B
PVPr: 2.849 €



- PerfectFresh Active
- Pared posterior seca
- CleanSteel
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del frigorífico: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 296 litros



K 7747 C
PVPr: 2.099 €



- PerfectFresh Pro
- Pared posterior seca CleanSteel
- **3 años de garantía Miele + 125 semanas de amplitación de garantía de regalo**
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del frigorífico: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 294 litros



K 7737 D
PVPr: 1.699 €



- DailyFresh
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas del frigorífico: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 308 litros

Congeladores



FNS 7470 D
PVPr: 2.249 €



- NoFrost
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1397-1413 x 550 mm
- Medidas del congelador: 559 x 1395 x 544 mm
- Capacidad útil: 156 litros

Frigoríficos



K 7448 C
PVPr: 1.899 €



- PerfectFresh Pro
- Pared posterior seca blanca
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1397-1413 x 550 mm
- Medidas del frigorífico: 559 x 1395 x 546 mm
- Capacidad útil: 206 litros

Congeladores



FNUS 7040 D
PVPr: 1.649 €



- NoFrost
- SoftClose
- Miele@home
- Dimensiones de encastre: 600 x 820-880 x 560 mm
- Medidas del congelador: 597 x 818 x 550 mm
- Capacidad útil: 74 litros

Frigoríficos



KU 7015 D
PVPr: 1.549 €



- VeggieBox
- Miele@home
- Dimensiones de encastre: 600 x 820-880 x 560 mm
- Medidas del frigorífico: 597 x 818 x 550 mm
- Capacidad útil: 127 litros



KU 7016 D
PVPr: 1.649 €



- ComfortFrost
- Compartimento congelador 4*
- Dimensiones de encastre: 600 x 860-880 x 560 mm
- Medidas del frigorífico: 597 x 818 x 550 mm
- Capacidad útil: 106 litros



K 7126 E
PVPr: 949 €



- ComfortFrost
- Dimensiones de encastre: 560 - 568 x 874 - 881 x 550 mm
- Medidas del frigorífico: 541 x 874 x 545 mm
- Capacidad útil: 119 litros

MasterCool Combis FrenchDoor

**KFM3844 FD*****PVPr: 12.999 €**

- MasterFresh Pro
- Foodview: 4 cámaras en el interior
- Interior ColdSteel
- Pared posterior seca CleanSteel
- Fabricador de cubitos de hielo con conexión de agua
- Miele@home
- Dimensiones de encastre: 910 x 2134-2164 x 620 mm
- Medidas del combi MasterCool FrenchDoor: 895 x 2127 x 610 mm
- Capacidad útil: 576 litros

MasterCool Combis

**KFM3844 R/L*****PVPr: 12.499 €**

- MasterFresh Pro
- Foodview: 3 cámaras en el interior
- Interior ColdSteel
- Pared posterior seca CleanSteel
- Fabricador de cubitos de hielo con conexión de agua
- Miele@home
- Dimensiones de encastre: 910 x 2134-2164 x 620 mm
- Medidas del combi MasterCool: 895 x 2127 x 610 mm
- Capacidad útil: 579 litros

**KFM3834 R/L*****PVPr: 11.999 €**

- MasterFresh Pro
- Foodview: 3 cámaras en el interior
- Interior ColdSteel
- Pared posterior seca CleanSteel
- Fabricador de cubitos de hielo con conexión de agua
- Miele@home
- Dimensiones de encastre: 762 x 2134-2164 x 620 mm
- Medidas del combi MasterCool: 756 x 2127 x 610 mm
- Capacidad útil: 476 litros

MasterCool Congeladores

**F 2813 Vi E****PVPr: 8.999 €**

- NoFrost
- Puerta fija
- Fabricador de cubitos de hielo con conexión de agua
- Dimensiones de encastre: 762-765 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas del congelador MasterCool: 756 x 2127 x 629 mm
- Capacidad útil: 445 litros

**F 2413 Vi****PVPr: 8.499 €**

- Puerta fija
- Fabricador de cubitos de hielo con conexión de agua
- Miele@home
- Dimensiones de encastre: 457-460 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas del congelador MasterCool: 451 x 2127 x 545 mm
- Capacidad útil: 268 litros

MasterCool Frigoríficos

**K 2902 Vi****PVPr: 8.999 €**

- MasterFresh
- Click2open
- Dimensiones de encastre: 914-918 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas del frigorífico MasterCool: 908 x 2127 x 610 mm
- Capacidad útil: 579 litros

**K 2802 Vi****PVPr: 8.699 €**

- MasterFresh
- Click2open
- Pared posterior seca CleanSteel
- Dimensiones de encastre: 762-765 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas del frigorífico MasterCool: 756 x 2127 x 629 mm
- Capacidad útil: 467 litros

MasterCool integrable en mueble de
217 x 61 cm



KWT 2612 Vi LI
PVPr: 10.199 €



- 3 zonas de temperatura
- 104 botellas
- Click2open
- **Puerta panelable**
- Dimensiones de encastre: 610 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas del acond. de vino MasterCool: 603 x 2125 x 608 mm
- Capacidad útil: 441 litros

Integrable en mueble de
89 x 60 cm



KWT 6422 iG-1*
PVPr: 3.299 €



- 2 zonas de temperatura
- 33 botellas
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 874-890 x 550 mm
- Medidas del acond. de vino: 595 x 906 x 572 mm
- Capacidad útil: 104 litros

Bajo encimera en mueble de
87 x 60 cm



KWTUS 7074 F
PVPr: 2.999 €



- 2 zonas de temperatura
- 32 botellas
- Puera de cristal/Tirador
- Pared trasera seca gris
- ActiveHumidity
- Dimensiones de encastre: 600 x 820-880 x 580 mm
- Medidas del acond. de vino: 597 x 819 x 563 mm
- Capacidad útil: 92 litros

Integrable en mueble de
178 x 60 cm



KWT 6722 iGS-1
PVPr: 4.599 €



- 2 zonas de temperatura
- 80 botellas
- Set Sumiller
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1780 x 550 mm
- Medidas del acond. de vino: 595 x 1770 x 572 mm
- Capacidad útil: 271 litros

Integrable en mueble de
89 x 60 cm



KWT 6422i-1 G
PVPr: 3.099 €



- 2 zonas de temperatura
- 30 botellas
- **Puerta panelable**
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 874-890 x 550 mm
- Medidas del acond. de vino: 557 x 872 x 553 mm
- Capacidad útil: 97 litros

Integrable en mueble de
45 x 60 cm



KWT 7112 iG*
PVPr: 2.799 €



- 1 zona de temperatura
- 18 botellas
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 450-452 x 550 mm
- Medidas del acond. de vino: 595 x 455 x 559 mm
- Capacidad útil: 47 litros

Integrable en mueble de
178 x 60 cm



KWT 6722 iS-1
PVPr: 4.499 €



- 2 zonas de temperatura
- 80 botellas
- Set Sumiller
- **Puerta panelable**
- Dimensiones de encastre: 560-570 x 1772-1780 x 550 mm
- Medidas del acond. de vino: 557 x 1770 x 553 mm
- Capacidad útil: 254 litros

Bajo encimera en mueble de
87 x 60 cm



KWTUS 7096 E obsw
PVPr: 3.599 €



- 2 zonas de temperatura
- 32 botellas
- Puerta de cristal/Click2open
- Pared trasera seca acero negro
- ActiveHumidity
- Dimensiones de encastre: 600 x 820-880 x 580 mm
- Medidas del acond. de vino: 597 x 819 x 579 mm
- Capacidad útil: 95 litros





KFN 4796 AD
PVPr: 2.549 €



- Tirador EasyOpen
- DailyFresh
- Pared posterior seca blanca
- Medidas del combi: 747 x 2015 x 675 mm
- Capacidad útil: 485 litros



KFN 4898 A-10 D
PVPr Acero negro: 3.199 €



- Click2open
- PerfectFresh Active
- Pared posterior seca CleanSteel
- Medidas del combi: 97 x 2015 x 675 mm
- Capacidad útil: 362 litros



KFN 4796 CD
PVPr: 1.999 €



- Tirador EasyOpen
- DailyFresh
- Pared posterior seca blanca
- Medidas del combi: 747 x 2015 x 675 mm
- Capacidad útil: 485 litros



KFN 4898 AD
PVPr Blanco brillo: 2.999 €
PVPr Gris grafito: 2.999 €



- Frontal de la puerta en cristal
- Click2open
- PerfectFresh Active
- Pared posterior seca CleanSteel
- Medidas del combi: 600 x 2015 x 682 mm
- Capacidad útil: 362 litros



KFN 4799 AD
PVPr Acero inox.
Tirador EasyOpen: 2.299 €
PVPr Negro mate
Click2open: 2.499 €



- PerfectFresh Pro
- Pared posterior seca CleanSteel
- Medidas del combi: 597 x 2015 x 682 mm
- Capacidad útil: 360 litros



KFN 4795 AD

PVPr Acero negro: 2.199 €



- Tirador EasyOpen
- DailyFresh
- Medidas del combi: 597 x 2015 x 675 mm
- Capacidad útil: 371 litros



KFN 4797 CD

PVPr Blanco: 1.749 €

PVPr Acero inox.: 1.849 €



- Tirador EasyOpen
- PerfectFresh Pro
- Pared posterior seca blanca
- Medidas del combi: 597 x 2015 x 675 mm
- Capacidad útil: 360 litros



KFN 4795 CD

PVPr Acero negro

Tirador EasyOpen: 1.899 €

PVPr Negro mate

Click2open: 1.999 €



- DailyFresh
- Medidas del combi: 597 x 2015 x 675 mm
- Capacidad útil: 371 litros



KFN 4799 CDE

PVPr: 1.999 €



- Tirador EasyOpen
- DailyFresh
- Fabricador de hielo con depósito de agua
- Medidas del combi: 597 x 2015 x 675 mm
- Capacidad útil: 371 litros

Congeladores



FNS 4882 D*
PVPr: 2.399 €



- Click2Open
- Medidas del congelador: 597 x1855 x 675 mm
- Capacidad útil: 278 litros



FNS 4782 D*
PVPr Acero negro: 1.649 €



- Tirador EasyOpen
- Medidas del congelador: 597 x1855 x 675 mm
- Capacidad útil: 277 litros



FNS 4782 D*
PVPr: 1.549 €



- Tirador EasyOpen
- Medidas del congelador: 597 x1855 x 675 mm
- Capacidad útil: 277 litros



Frigoríficos



KS 4887 DD
PVPr: 2.299 €



- Click2open
- PerfectFresh Active
- Pared posterior seca CleanSteel
- Medidas del frigorífico: 600 x1855 x 675 mm
- Capacidad útil: 386 litros



KS 4783 DD
PVPr Acero negro: 1.549 €



- Tirador EasyOpen
- DailyFresh
- Medidas del frigorífico: 597 x1855 x 675 mm
- Capacidad útil: 399 litros



KS 4783 DD
PVPr: 1.449 €



- Tirador EasyOpen
- DailyFresh
- Medidas del frigorífico: 597 x1855 x 675 mm
- Capacidad útil: 399 litros



**KWNS 4784 DE****PVPr: 4.299 €**

- Combi vinoteca - congelador
- 2 zonas de temperatura
- 44 botellas
- Puerta acondicionador de vino de cristal
- SideOpen
- ActiveHumidity
- Pared trasera seca acero inox
- Medidas del acondicionador de vino: 597 x 1854 x 679 mm
- Capacidad útil: 303 litros

**KWT 4999 F****PVPr: 5.999 €**

- 3 zonas de temperatura
- 146 botellas
- Puerta de cristal
- SideOpen
- ActiveHumidity
- Pared trasera seca acero negro
- Medidas del acondicionador de vino: 697 x 2013 x 764 mm
- Capacidad útil: 562 litros

**KWTS 4785 F****PVPr: 3.299 €**

- 2 zonas de temperatura
- 153 botellas
- Puerta de cristal
- SideOpen
- ActiveHumidity
- Pared trasera seca acero negro
- Medidas del acondicionador de vino: 597 x 1854 x 678 mm
- Capacidad útil: 368 litros

Lavavajillas



Eficiencia energética A

Máxima eficacia y óptimos resultados de limpieza y secado con el menor consumo energético.



Lavavajillas con Knock2open

Con tan solo dos toques en la puerta, el lavavajillas se abre de forma automática, ¡sin tirador!



Lavavajillas XXL

Los lavavajillas XXL ofrecen hasta un 25% más de volumen de carga en el cesto superior para una mayor flexibilidad, p. ej., para copas de pie alto, tazas de café grandes y piezas de hasta 23 cm de diámetro.





AutoDos

El primer sistema de dosificación automática con PowerDisk integrado. Así, el lavavajillas y el exclusivo detergente en polvo granulado se convierten en un sistema de dosificación preciso en función del programa y del grado de suciedad de la vajilla.



Secado

AutoOpenSecado óptimo: la puerta se abre automáticamente al finalizar el programa de lavado.



QuickPowerWash

Programa corto: resultados perfectos en solo 58 minutos para vajilla con un grado de suciedad normal.





G 7985 SCVi XXL

PVPr: 3.149 €

Gran tamaño XXL

G7980 SCVi

PVPr: 3.049 €



- + Display M Touch
- + Cestos Máximai Comfort
- + FlexCare Glass & Bottle
- + Luz interior



G 5856 SCVi XXL

PVPr: 1.449 €



- + 25% de carga en el cesto superior
- + 85 cm de altura



G 7792 SCVi

PVPr: 2.649 €



- + 14 servicios + 11 programas
- + 41 dB
- + Knock2open



G 5851 SCVi

PVPr: 1.299 €



- + 43 dB
- + Bandeja portacubiertos Multiflex 3D



G 7651 SCVi

PVPr: 2.099 €



- + Eficiencia A-10%
- + 14 servicios + 10 programas
- + 42 dB
- + ComfortClose
- + Cestos ExtraComfort



G 5651 SCVi

PVPr: 1.149 €



- 14 servicios + 5 programas
- 45 dB
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort
- Secado AutoOpen



G 7380 SCVi

PVPr: 1.799 €



- + Tecnología de montaje FrontFit: gracias al mecanismo de deslizamiento inteligente de la puerta se reduce al mínimo la separación entre zocalo y aparato permitiendo un montaje en altura



G 7085 SCVi XXL

PVPr: 1.799 €

G 7080 SCVi

PVPr: 1.699 €



- 14 servicios + 8 programas
- 43 dB
- Dosificación automática AutoDos
- Conexión con el móvil Miele@Home
- Cestos ExtraComfort



G 5590 SCVi

PVPr: 1.249 €



- + 9 servicios + 5 programas
- + 45 dB
- + QuickPowerWash
- + Cestos Comfort

Lavavajillas 45 cm



G 7040 S Ci ED/CLST

PVPr: 1.599 €



- + 14 servicios + 10 programas
- + Dosificación automática
AutoDos
- + Conexión con el móvil
Miele@Home
- + Cestos ExtraComfort



G 5811 S Ci ED

PVPr: 1.349 €



- + 43 dB
- + Bandeja portacubiertos
Multiflex 3D
- + Panel de mandos en blanco



G 5611 S Ci BW

PVPr: 1.049 €



- 14 servicios + 5 programas
- 45 dB
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort
- Secado AutoOpen

Nova Edition

Lavado y secado





Solo en Miele

Tambor protector InfinityCare¹

Lava las prendas delicadas con más mimo que nunca. La revolución en el lavado.



Solo en Miele

SmartMatic®²

El programa automático para cargas de diferentes tamaños. Ajustes correctos garantizados.



Pantalla táctil M Touch Pro

Manejo intuitivo gracias al display táctil a color M Touch Pro con una pantalla más grande y una interfaz de usuario renovada. Con tan solo tocar y deslizar, podrás acceder a tus ajustes favoritos de forma rápida y sencilla, e incluso guardarlos con tu propio nombre.



ComfortOpen

Ha llegado el día en que tengas mucho que agradecerle a tu lavadora. Abre la puerta con un ligero toque. Podrás abrir la puerta, incluso con las manos ocupadas, lo que facilita la carga y descarga.

Lavadora



- 9 kg /1.600 rpm
- Tambor protector InfinityCare
- Display M Touch Pro
- ComfortOpen
- Toma de agua caliente
- Dosificación automática inteligente TwinDos
- SmartMatic

WQ 1000 Nova Edition

PVPr: 2.599 €

Secadora



- 9 kg
- Display M Touch Pro
- ComfortOpen
- Secado rápido QuickPowerDry
- Secado de lana WoolDry
- Unidad PowerDry
- Luz ambiente AmbientLight
- Sistema SteamCare

TQ 1000 Nova Edition

PVPr: 2.699 €

1. Patente pendiente: EP 4 367 313.

2. Adecuado para tejidos que puedan lavarse a 30 °C y cargas de 1-4 kg.

Gama lavado y secado

Surtido **Prestige**



QuickPowerWash

Limpieza eficaz en un tiempo récord de tan solo 49 minutos.



Combinación eficiente de TwinDos® y SingleWash

Muy eficiente: con TwinDos® y SingleWash ahorras hasta un 30% de detergente¹ y un 60% de energía y tiempo².



Sistema SteamCare

Menos plancha, más frescor: tus prendas se alisan y airean visiblemente en la secadora.

1. Patente TwinDos®: EP 2 784 205

2. Durante la fase de desarrollo de la serie de lavadoras W1, Miele ha sometido a pruebas varios modelos y piezas principales durante 5.000 ciclos de lavado (= 5 ciclos de lavado por semana durante 50 semanas p.a.) en varios programas. Más información: miele.es/20años

Lavadoras



- 9 kg / 1.600 rpm
- Dosificación automática inteligente TwinDos
- Programa rápido Quick PowerWash
- Pantalla táctil M-Touch
- Conectividad Miele@home
- 26 programas de lavado

WWR 860
PVPr: 1.999 €



- 9 kg / 1.600 rpm
- Dosificación automática inteligente TwinDos
- Programa rápido Quick PowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividad Miele@home
- 12 programas y 10 opciones extra

Disponible en:

- Chrome WCI 880
- Excellence WEI 865

WWI 880
PVPr: 1.799 €



- 9 kg / 1.400 rpm
- Mejor eficiencia energética A-20%
- Dosificación automática inteligente TwinDos
- Programa rápido Quick PowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividad Miele@home
- 12 programas y 2 opciones extra

Disponible en:

- Excellence WEG 885

WWG 880
PVPr: 1.599 €



- 9 kg / 1.400 rpm
- Mejor eficiencia energética A-20%
- Programa rápido Quick PowerWash
- Sistema SteamCare
- Conectividad Miele@home
- 12 programas y 4 opciones extra

WWD 380
PVPr: 1.499 €

Secadoras



- 9 kg / 62 dB
- Luz en el tambor
- Pantalla táctil M-Touch
- Sistema SteamCare
- Conexión con la lavadora Wash2Dry
- 22 programas y 8 opciones extra

TWR 780
PVPr: 2.499 €



- 9 kg / 64 dB
- Sistema SteamCare
- Conexión con la lavadora Wash2Dry
- 12 programas y 6 opciones extra

Disponible en:

- Chrome TCL 780
- Excellence TEL 785

TWL 780
PVPr: 1.899 €



- 9 kg / 64 dB
- Conexión con la lavadora Wash2Dry
- Panel de mandos DirectSensor
- Indicador de tiempo restante
- 12 programas

Disponible versión:

- Excellence TEH 785

TWH 780
PVPr: 1.599 €



- 9 kg / 66 dB
- Conexión con la lavadora Wash2Dry
- Panel de mandos DirectSensor
- 12 programas

TWD 640
PVPr: 1.399 €

Packs recomendados para diseñar tu cocina





Pack Silver

Mi primera cocina Miele



H 2467 B Negro Obsidian
PVPr: 784,30 €* **A+**

Horno multifunción con conectividad, fácil limpieza PerfectClean y guía telescópica FlexiClip.

- Interior de 76L para 5 niveles de bandeja
- Programas automáticos y función AirFry
- Incluye guías telescópicas FlexiClip

OPCIÓN SUPERIOR

+248€*

Horno con función pirólisis. Autolimpieza del interior H 2467 BP Negro Obs.

PVPr: 1.032,23 €* **A+**



M 2230 SC Negro Obsidian
PVPr: 660,33 €* **A**

Microondas integrado de 17L y con diámetro del plato de 27,2 cm.

- Cómodo manejo a través de los sensores laterales.
- Descongelar y cocinar a la perfección: programas automáticos

OPCIÓN SUPERIOR

+83€*

Microondas con mayor capacidad (26L) Plato giratorio de 32,50 cm M 2240 SC.

PVPr: 742,97 €* **A**



KM 7360 FL
PVPr: 701,65 €* **A**

Placa de inducción con 3 zonas de cocción incl. potente zona de 28 cm.

- Con 620 mm de ancho para instalación enrasada o sobre encimera (recorte encimera) (560-600 x 490-500 mm)
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity
- Selección rápida por fila numérica: ComfortSelect

OPCIÓN SUPERIOR

+455€*

Inducción con 4 zonas, incl. 1 gran zona PowerFlex KM 7466 FL

PVPr: 1.156,20 €* **A**



DAS 2620 Acero Inoxidable
PVPr: 536,36 €* **A**

Campana extractora plana con control EasySwitch para un manejo aún más cómodo.

- Integrable bajo mueble con ancho de aprox 600 mm
- Medidas An 596 x Al 36 x Fo 273 mm

OPCIÓN SUPERIOR

+331€*

Campana extractora extraplana. Panel de cristal transp. de ancho 600 mm. DAS 4640

PVPr: 866,94 €* **A+**



G 5651 SCVi
PVPr: 949,59 €* **A**

Lavavajillas de integración total con programa QuickPowerWash: Los mejores resultados en menos de una hora.

- La mayor eficiencia con el menor ruido 45 dB
- Capacidad de 14 servicios normalizados
- Cesto superior ajustable en altura y cómoda bandeja portacubiertos

OPCIÓN SUPERIOR

+124€*

Lavavajillas de integración total con secado AutoOpen G 5851 SCVi

PVPr: 1.073,55 €* **A**



KDN 7724 E Active
PVPr: 1.114,88 €* **A**

Combi de integración con DailyFresh ExtraCool, cómoda iluminación LED y NoFrost.

- 2 cajones con humedad regulable: DailyFresh ExtraCool
- Sin hielo en los alimentos gracias a NoFrost

* Precios tarifa IVA no incluido. Válidos hasta cambio de condiciones.

PVPr
Pack Silver
completo
4.747 €*

OPCIÓN ALTERNATIVA
A LA PLACA DE INDUCCIÓN
KM 7360 FL Y LA CAMPANA
EXTRACTORA DAS 2620



KMDA 7272 FL-U Silence

PVPr: 2.395,87 €*

Placa de inducción con extractor integrado con motor Silence y 4 zonas de cocción independientes.

- Incluye filtro de carbono para instalación en modo recirculación de aire
- Instalación flexible: recirculación, salida libre o salida al exterior

Valor del pack con KMDA 7272 FL-U (sin la placa de inducción KM 7360 FL ni la campana extractora DAS2620): 5.902 €*

Pack Gold

Los aliados perfectos para tu nueva cocina



H 7264 B Negro Obsidian
PVPr: 1.280,17 €* **A+**

Horno multifunción de 600x600 mm con elegante diseño en cristal negro obsidian, display intuitivo y fácil limpieza PerfectClean.

- Display de texto con sensores: DirectSensor S
- Función Clima para dar aportes de humedad durante la cocción
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Resultados perfectos garantizados: Programas Automáticos
- Incluye guías FlexiClip

OPCIÓN SUPERIOR

Horno 100% vapor y multifunción DGC 7250 Negro Obsidian
Precio tarifa: 1.817,36 €* **A+**

+537€*



M 2240 SC Negro Obsidian
PVPr: 742,98 €* **A+**


Microondas de 460 mm de alto de 26L y con diámetro del plato de 32,5 cm. Para montaje en columna.

- Cómodo manejo a través de los sensores laterales.
- Descongelar y cocinar a la perfección: programas automáticos
- Niveles de potencia de 80-900 W

OPCIÓN SUPERIOR

Microondas de 450mm de alto y 46L de capacidad. M 7244
Precio tarifa: 1.238,84 €* **A+**

+496€*



KM 7667 FL
PVPr: 1.610,74 €* **A+**

Placa de inducción total con medidas de: An 620 x Fo 520 x Al 51 mm. Para instalación enrasada o sobre encimera.

- Selección rápida e intuitiva con filas numéricas: SmartSelect
- Detección inteligente para hasta 4 recipientes de cocción. Zona de cocción de 570x390 mm
- Amplio rango de potencia: función "Mantener caliente" y TwinBooster
- Conexión con campana extractora: función automática Con@ctivity

OPCIÓN SUPERIOR

Placa de inducción con extractor integrado KMDA 7272 FL-U
Precio tarifa: 2.395,86 €* **A+**

+785€*



DA 2360 Acero Inoxidable
PVPr: 660,33 €* **A**

Grupo filtrante con iluminación LED de bajo consumo y teclas para un manejo más cómodo.

- Totalmente integrado con medidas An 584 x Fo 297 mm
- Ahorre espacio: para armarios desde 30 cm de profundidad
- Potente: 600 m³/h en el nivel Booster
- Filtrado eficiente - Filtro de acero inoxidable con 10 capas
- Limpieza fácil y segura: CleanCover de Miele

OPCIÓN SUPERIOR

Grupo filtrante de ancho aprox 900 mm DA 2390 Acero Inox.
Precio tarifa: 990,91 €* **A**

+331€*



G 5851 SCVi
PVPr: 1.073,55 €* **A**

Lavavajillas de integración total. Los mejores resultados gracias al secado AutoOpen.

- Los mejores resultados en menos de una hora: QuickPowerWash
- La mayor eficiencia con el menor ruido 44 dB
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Máxima versatilidad: cesto superior ajustable en altura
- Capacidad de 14 servicios normalizados

OPCIÓN SUPERIOR

Lavavajillas con dosificación automática G7080 SCVi Autodos
Precio tarifa: 1.404,13 €* **A**

+331€*



KDN 7724 E Active
PVPr: 1.114,88 €* **A**

Combi de integración con DailyFresh ExtraCool, cómoda iluminación LED y NoFrost.

- Óptima iluminación del interior y sin mantenimiento con luces LED
- Rápida refrigeración de alimentos gracias a SuperFrío automático
- Capacidad de 260L con cajones Dailyfresh

PVPr
Pack Gold
completo
6.483 €*



Pack Platinum

Lleva tu cocina al siguiente nivel



DGC 7250 Negro Obsidian
PVPr: 1.817,36 €* **A+**

Horno a vapor 100 % y multifunción. Para cocción al vapor, hornear y asar, con conectividad y TasteControl.

- MonoSteam. Reparto rápido y homogéneo del vapor
- 76L de capacidad con 5 niveles de bandejas
- Función Clima para dar aportes de humedad

OPCIÓN SUPERIOR

+248€*

Función Crisp, Función clima combinable y prog. propios DGC 7450

Precio tarifa: 2.065,29 €* **A+**



M 7244 TC Negro Obsidian
PVPr: 1.238,84 €* **A+**

Microondas empotrable con manejo en la parte superior.

- Gran capacidad interior. 46L y plato giratorio de 40 cm de diámetro
- Grill de cuarzo integrado
- Programas automáticos y tecla palomitas

OPCIÓN SUPERIOR

+1,074€*

Horno a vapor con microondas DGM 7440

Precio tarifa: 2.313,22 €* **A+**



KM 7878-2 FL Diamond
PVPr: 2.437,19 €* **A+**

Inducción total de 800 mm para 6 recipientes con zona de cocción de 740x380 mm TwinBooster: Para conseguir un inicio de cocción muy rápido.

- El doble de resistente con acabado DiamondFinish
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity

OPCIÓN SUPERIOR

+331€*

Inducción total DiamondFinish en ancho 936mm KM 7897-2 FL

Precio tarifa 2.767,76 €* **A+**



DAS 8930 EDST
PVPr: 1.238,84 €* **A++**

Campana extractora plana para montaje en armarios altos estrechos de 90 cm de ancho.

- Diseño casi invisible con panel de acero inoxidable extrafino
- Con@ctivity: la campana responde automáticamente a los ajustes de la placa

OPCIÓN SUPERIOR

+414€*

Grupo filtrante totalmente integrado con 880 mm cm de ancho. DA 2698**

Precio tarifa: 1.652 €* **A+**



G7080 SCVi Autodo
PVPr: 1.404,13 €* **A++**

Lavavajillas de integración total con dosificación automática AutoDos. La mayor eficiencia con el menor ruido 43 dB.

- Los mejores resultados en menos de una hora: QuickPowerWash y secado AutoOpen
- Máxima flexibilidad. Cestos ExtraComfort y bandeja MutiFlex 3D

OPCIÓN SUPERIOR

+83€*

Lavavajillas tamaño XXL Alto 845 mm G7085 SCVi XXL

Precio tarifa: 1.486,77 €* **A++**



KFN 7774 B
PVPr: 2.478,51 €* **A++**

Combi de integración con PerfectFresh Active, DynaCool y NoFrost para el mejor almacenamiento.

- Sistema PerfectFresh Active mantiene un nivel óptimo de humedad del aire. Para que duren hasta 5 veces mas los alimentos
- Pared trasera en Acero CleanSteel reparto uniforme del frío evitando la condensación y la formación de hielo

OPCIÓN SUPERIOR

+661€*

Combi de integ. con PerfectFresh Pro para hueco de 194x60 cm KFN 7844 C XL

Precio tarifa: 2.147,93 €* **A++**

COMPLETA TU PACK

+165€*

Cava de vinos bajo encimera KWTUS 7074 F

Precio tarifa: 2.478,51 €* **A++**

* Precios tarifa IVA no incluido. Válidos hasta cambio de condiciones.

** Disponible en color blanco o en acero.

PVPr
Pack Platinum
completo
10.615 €*



**OPCIÓN ALTERNATIVA A LA PLACA
DE INDUCCIÓN KM 7878-2 FL Y LA
CAMPANA EXTRACTORA DAS 8930**



KMDA 7676 FL-U
PVPr: 2.809 €*

Placa de inducción con extractor integrado Silence y 4 zonas
de cocción ampliables a dos grandes zonas PowerFlex XL.

- Instalación flexible: recirculación, salida libre o salida al exterior
- Incluye filtro de carbono
- Regulación automática de la potencia de extracción según la placa. Con@ctivity

Valor del pack con KMDA 7676 FL-U (sin la placa de inducción
KM 7878-2 FL ni la campana extractora DAS 8930): 9.583€*

Pack Diamond

Transforma tu cocina en un oasis culinario



DGC 7845 HC Pro Negro Obs.
PVPr: 3.800,83 €*
A+

Horno a vapor 100 % combinado compacto con toma de agua y desagüe para coc. al vapor, hornear y asar, sonda inalámbrica.

- Gran display con sensor M Touch
- Fácil limpieza automática con HydroClean



KWT 6422 iG-1 Negro Obs.
PVPr: 2.726,45 €*
A G

Acondicionador de vino con FlexiFrame en madera de haya y Push2Open para los amantes del vino más exigentes.


- + Capacidad para 33 botella en 2 zonas de temperatura independientes
- + Libre de olores con el filtro Active AirClean



CVA 7845 Negro Obsidian
PVPr: 3.552,89 €*
A

Máquina de café con increíble diseño y CoffeeSelect para hasta 3 tipos de granos.

- Con opción de conexión directa a la toma de agua
- Descalcificación y limpieza automáticas



KM 7697 FL
PVPr: 2.519,83 €*
A

Inducción total de 936 mm con zona de cocción de 870x380mm y detección inteligente de hasta 6 recipientes.

- TwinBooster: Para conseguir un inicio de cocción muy rápido
- SmartSelect: Selección rápida e intuitiva con filas numéricas
- Conexión con campana extractora con función automática Con@ctivity



DAD 4941
PVPr: 1.982,64 €*
A

Campana extractora de encimera Downdraft con elegante diseño y funcionamiento intuitivo.

- Ancho del cristal 936 y fondo del cuerpo de 170 mm
- Sencilla instalación en recirculación con Plug&Play



H 7860 BP Negro obsidian
PVPr: 3.222,31 €*
A

Horno de 76L, con sonda térmica, TasteControl para resultados crujiente y BrilliantLight.

- Función clima para dar aportes de vapor al horneado
- Seguimiento del proceso de cocción: Cámara en interior del horno



FNS 7740 D
PVPr: 2.065,29 €*
A D

Congelador de integración con NoFrost y ocho cajones telescópicos.

- Cierre amortiguado de la puerta con SoftClose
- Congelación rápida y correcta: SuperFrost



K 7737 D
PVPr: 1.404,13 €*
A D

Frigorífico de integración con DynaCool e iluminación LED.

- Amplio cajón con humedad regulable: DailyFresh
- Más espacio dentro para alimentos voluminosos: ComfortSize




G7651 SCVi AutoDos
PVPr: 1.734,71 €*
A A G

Diseño innovador y máxima comodidad: Display táctil, Bandeja MultiFlex 3D y cestos ExtraComfort.

- Los mejores resultados en menos de una hora: con QuickPowerWash, secado AutoOpen y dosificación automática AutoDos.
- SensorDry: Secado óptimo con consumo mínimo de energía

* Precios tarifa IVA no incluido. Válidos hasta cambio de condiciones.



PVPr
Pack Diamond
completo
24.331 €*

**INCLUIDO DENTRO
DEL PACK DIAMOND**

ESW 7030 Negro Obsidian
PVPr: 1.321,49 €*

Calientaplatos Gourmet, de 32 cm de alto.

- Sistema Push-To-Open con control táctil
- Cocción a baja temperatura, mantener caliente vajilla y alimentos

Miele

Servicios

Cuando la seguridad se convierte en un principio

Comprar un electrodoméstico Miele significa invertir en durabilidad, máximo confort de manejo y calidad premium. La mejor garantía de que tu electrodoméstico se repare de la forma más adecuada es contactar con el Servicio técnico Oficial de Miele 916 232 000, disponible en todo el territorio nacional.



Amplia red de servicio técnico oficial:
cubrimos todo el territorio nacional para estar siempre cerca de ti.



Asistencia remota en 24 horas.
Un experto podrá ayudarte con tu electrodoméstico, incluso mediante videollamada.



Líderes en Servicio Técnico
con una valoración media 4,7/5



Sólo Miele te ofrece **10 años de ampliación de garantía** completa.



Formación y apoyo en montajes por parte del servicio técnico oficial Miele: cambio de sentido de apertura de la puerta en aparatos de refrigeración y montaje Side by Side gratuitos.



Repuestos originales garantizados por 15 años.



Retirada del electrodoméstico antiguo sin coste y reciclaje a través de un gestor de residuos autorizado.

Atención telefónica
de lunes a viernes de 8h a 18h
en el tlf.: 916 232 000

* Fuente: Radaro. Encuesta a nivel nacional.





Miele Start**

Asesoramiento personalizado

Asesoramiento exclusivo en tu domicilio:
te explicamos detalladamente todas las
funciones de tus electrodomésticos para que
les saques el mejor partido y consigas siempre
resultados perfectos.

Servicio de extensión

de garantía***

¿Deseas la máxima garantía para tu nuevo
electrodoméstico? Con la ampliación de la
garantía, tienes la opción de ampliar la cobertura
integral de tus electrodomésticos Miele hasta
10 años durante el periodo de garantía legal
del fabricante.

Servicio de mantenimiento

del aparato***

¿Deseas una total comodidad? Ponemos a tu
disposición la posibilidad de que un técnico
realice el mantenimiento y puesta a punto de
tus electrodomésticos en tu domicilio y con las
mejores garantías. Especialmente recomendado
para máquinas de café, hornos a vapor, centros
de planchado, etc.

** Servicio incluido sin coste al adquirir tu equipación Miele.

*** Consulta condiciones y solicita este servicio a través
del distribuidor o contacta directamente con atención
al cliente de Miele.

Tabla de precios

DENOMINACIÓN DE MODELO	COLOR	Nº DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	PVPr
Diseño VitroLine, PureLine y Active				
HORNOS MULTIFUNCIÓN DE 60cm				
Hornos Multifunción				
H 7262 BP	Acero Inox./ Antihuellas	11614740	4002516389651	1.849 €
H 7262 BP	Negro Obsidian	11614710	4002516375753	1.849 €
H 7262 B	Acero Inox./ Antihuellas	11614690	4002516389606	1.549 €
H 7262 B	Negro Obsidian	11614660	4002516375739	1.549 €
H 2861-1 BP	Acero Inox./ Antihuellas	12435990	4002516776093	1.499 €
H 2861-1 BP	Gris Grafito	12435930	4002516776086	1.499 €
H 2861-1 BP	Negro Obsidian	12435920	4002516776543	1.499 €
H 2861-1 B	Acero Inox./ Antihuellas	12435910	4002516743811	1.199 €
H 2861-1 B	Gris Grafito	12435900	4002516776345	1.199 €
H 2861-1 B	Negro Obsidian	12435890	4002516743408	1.199 €
H 2467 BP	Negro Obsidian	12691580	4002516861966	1.249 €
H 2467 B	Negro Obsidian	12691570	4002516861454	949 €
H 2465 BP	Negro Obs.EL	12154320	4002516653561	1.099 €
H 2465 B	Negro Obs.EL	12154310	4002516653738	799 €
Hornos multifunción con aporte de vapor				
H 7860 BP	Acero Inox./ Antihuellas	11129600	4002516180425	3.899 €
H 7860 BP	Gris Grafito	11121090	4002516173038	3.899 €
H 7860 BP	Negro Obsidian	11121080	4002516172895	3.899 €
H 7660 BP	Negro Obsidian	11120960	4002516172970	3.349 €
H 7464 BP	Acero Inox./ Antihuellas	11129580	4002516180524	2.899 €
H 7464 BP	Gris Grafito	11120900	4002516172673	2.899 €
H 7464 BP	Negro Obsidian	11120890	4002516172871	2.899 €
H 7464 BP	Beige Perla	12821700	4002516922414	2.999 €
H 7264 BP Culinart	Acero Inox./ Antihuellas	11129560	4002516180418	1.899 €
H 7264 BP Culinart	Gris Grafito	11120560	4002516182542	1.899 €
H 7264 BP Culinart	Negro Obsidian	11120550	4002516120445	1.899 €
H 7264 B	Acero Inox./ Antihuellas	11129550	4002516180074	1.549 €
H 7264 B	Gris Grafito	11129540	4002516122869	1.549 €
H 7264 B	Negro Obsidian	11129530	4002516122852	1.549 €
Hornos multifunción con aporte de vapor de 90 cm				
H 7890 BP	Acero Inox./ Antihuellas	11129410	4002516230243	7.699 €
HORNOS MULTIFUNCIÓN DE 45 cm				
Hornos multifunción				
H 7244 B	Acero Inox./ Antihuellas	12153510	4002516653554	1.899 €
H 7244 B	Gris Grafito	11099590	4002516117612	1.899 €
H 7244 B	Negro Obsidian	12153580	4002516627166	1.899 €
H 2841 B	Acero Inox./ Antihuellas	12154640	4002516611431	1.299 €
HORNOS CON FUNCIÓN VAPOR DE 60 cm				
Hornos 100% vapor y multifunción				
DGC 7450	Acero Inox./ Antihuellas	11824360	4002516610922	2.499 €
DGC 7450	Negro Obsidian	11821050	4002516610885	2.499 €
DGC 7250	Acero Inox./ Antihuellas	12114080	4002516610533	2.199 €
DGC 7250	Negro Obsidian	12113850	4002516610632	2.199 €
Hornos 100% vapor combinados				
DGC 7865 HC Pro	Acero Inox./ Antihuellas	12120700	4002516631927	5.599 €
DGC 7865 HC Pro	Negro Obsidian	12120680	4002516596097	5.599 €
DGC 7860 HC Pro	Acero Inox./ Antihuellas	12118500	4002516636496	5.399 €
DGC 7860 HC Pro	Gris Grafito	12120630	4002516631842	5.399 €

DENOMINACIÓN DE MODELO	COLOR	Nº DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	PVPr
DGC 7860 HC Pro	Negro Obsidian	12120600	4002516631910	5.399 €
DGC 7660 HC Pro	Negro Obsidian	12120500	4002516631828	4.599 €
DGC 7460 HC Pro	Beige Perla	12876800	4002516924067	3.899 €
DGC 7460 HC Pro	Acero Inox./ Antihuellas	12118430	4002516637417	3.799 €
DGC 7460 HC Pro	Gris Grafito	12120350	4002516631408	3.799 €
DGC 7460 HC Pro	Negro Obsidian	12120340	4002516631309	3.799 €
HORNOS A VAPOR DE 45 cm				
Hornos 100% vapor				
DG 7440	Acero Inox./ Antihuellas	11146210	4002516156598	2.299 €
DG 7240	Negro Obsidian	11146200	4002516156581	1.899 €
DG 2840	Acero Inox./ Antihuellas	11146160	4002516156550	1.599 €
DG 2840	Gris Grafito	11146170	4002516156567	1.599 €
DG 2840	Negro Obsidian	11146180	4002516143086	1.599 €
Hornos 100% vapor combinados				
DGC 7845 HC Pro	Negro Obsidian	12120570	4002516631675	4.599 €
DGC 7840 HC Pro	Acero Inox./ Antihuellas	12118490	4002516637424	4.399 €
DGC 7840 HC Pro	Gris Grafito	12120530	4002516631743	4.399 €
DGC 7840 HC Pro	Negro Obsidian	12120520	4002516631835	4.399 €
DGC 7645 HC Pro	Negro Obsidian	12120440	4002516631651	4.099 €
DGC 7640 HC Pro	Negro Obsidian	12120400	4002516631729	3.899 €
DGC 7440 HC Pro	Acero Inox./ Antihuellas	12118420	4002516637363	3.199 €
DGC 7440 HC Pro	Gris Grafito	12120210	4002516631644	3.199 €
DGC 7440 HC Pro	Negro Obsidian	12120180	4002516631385	3.199 €
DGC 7440 HC Pro	Beige Perla	12876790	4002516923985	3.299 €
MICROONDAS				
Microondas 36 cm				
M 2234 SC	Negro Obsidian	11139470	4002516126713	899 €
M 2230 SC	Negro Obsidian	11139460	4002516126201	799 €
Microondas 45 cm				
M 7244 TC	Acero Inox./ Antihuellas	11139570	4002516126850	1.499 €
M 7244 TC	Gris Grafito	11139560	4002516126843	1.499 €
M 7244 TC	Negro Obsidian	11139540	4002516126836	1.499 €
M 7240 TC	Acero Inox./ Antihuellas	11139520	4002516126829	1.249 €
M 2240 SC	Negro Obsidian	11139490	4002516126706	899 €
HORNOS COMBINADOS CON MICROONDAS				
Hornos multifunción con microondas 45 cm				
H 7840 BM	Acero Inox./ Antihuellas	11129470	4002516180616	3.199 €
H 7840 BM	Gris Grafito	11119560	4002516172826	3.199 €
H 7840 BM	Negro Obsidian	11119550	4002516172758	3.199 €
H 7640 BM	Negro Obsidian	11129480	4002516173113	2.949 €
H 7440 BM	Beige Perla	12821710	4002516935872	2.199 €
H 7240 BM	Acero Inox./ Antihuellas	11129440	4002516179894	2.049 €
H 7240 BM	Gris Grafito	11119380	4002516172604	2.049 €
H 7240 BM	Negro Obsidian	11119360	4002516172727	2.049 €
Hornos 100% vapor con microondas 45cm				
DGM 7840	Acero Inox./ Antihuellas	11145800	4002516130284	4.399 €
DGM 7840	Gris Grafito	11145850	4002516154815	4.399 €
DGM 7840	Negro Obsidian	11145840	4002516154808	4.399 €
DGM 7440	Acero Inox./ Antihuellas	11145830	4002516154792	2.799 €
DGM 7440	Gris Grafito	11145810	4002516154778	2.799 €
DGM 7440	Negro Obsidian	11145820	4002516154785	2.799 €
CALIENTAPLATOS Y ENVASADOR AL VACÍO				
Envasador al vacío				
EVS 7010	Beige Perla	12625520	4002516823643	2.749 €
EVS 7010	Gris Grafito	11149320	4002516162537	2.699 €
EVS 7010	Negro Obsidian	11149310	4002516162520	2.699 €

DENOMINACIÓN DE MODELO	COLOR	Nº DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	PVP
Calientaplatos Gourmet				
ESW 7030	Gris Grafito	11326670	4002516247586	1.599 €
ESW 7030	Negro Obsidian	11326660	4002516247333	1.599 €
ESW 7020	Acero Inox./ Antihuellas	11153820	4002516164524	1.549 €
ESW 7020	Negro Obsidian	11149270	4002516162636	1.549 €
ESW 7010	Beige Perla	12625490	4002516822301	1.499 €
ESW 7010	Gris Grafito	11149260	4002516162551	1.449 €
ESW 7010	Negro Obsidian	11149250	4002516162544	1.449 €
MÁQUINAS DE CAFÉ				
Máquinas de café integrables				
CVA 7845	Beige Perla	12642370	4002516825425	4.399 €
CVA 7845	Acero Inox./ Antihuellas	11164910	4002516140252	4.299 €
CVA 7845	Gris Grafito	11164900	4002516140245	4.299 €
CVA 7845	Negro Obsidian	11164890	4002516140238	4.299 €
CVA 7840	Acero Inox./ Antihuellas	11164880	4002516140221	3.899 €
CVA 7440	Acero Inox./ Antihuellas	11164870	4002516140214	3.299 €
CVA 7440	Gris Grafito	11164860	4002516140207	3.299 €
CVA 7440	Negro Obsidian	11164850	4002516140191	3.299 €
CVA 7440	Beige Perla	12889660	4002516929611	3.399 €
Máquinas de café de libre instalación				
CM 7750 CoffeSelect	Negro Obsidian	11025330	4002516071266	3.199 €
CM 7550	Negro Obsidian	11025300	4002516071242	2.799 €
CM 6360	Branco lotus CleanSteel Metallic	11584130	4002516359685	1.499 €
CM 6360	Negro Obsidian CleanSteel Metallic	11584150	4002516358480	1.499 €
CM 6160	Branco lotus	11584100	4002516359661	1.299 €
CM 6160	Negro Obsidian	11584120	4002516359678	1.299 €
Diseño ArtLine sin tirador				
HORNOS MULTIFUNCIÓN				
H 7860 BPX	Beige Perla	12624370	4002516835875	4.099 €
H 7860 BPX	Negro Mate	12347880	4002516751670	4.099 €
H 7860 BPX	Gris Grafito	11121130	4002516172901	3.999 €
H 7860 BPX	Negro Obsidian	11121120	4002516173007	3.999 €
H 7464 BPX	Gris Grafito	11120940	4002516172772	2.999 €
H 7464 BPX	Negro Obsidian	11120930	4002516172697	2.999 €
HORNOS COMPACTOS CON MICROONDAS				
H 7840 BMX	Beige Perla	12624360	4002516835967	3.449 €
H 7840 BMX	Negro Mate	12347870	4002516751243	3.449 €
H 7840 BMX	Gris Grafito	11119600	4002516172666	3.349 €
H 7840 BMX	Negro Obsidian	11119590	4002516172925	3.349 €
H 7440 BMX	Gris Grafito	11119520	4002516172918	2.649 €
H 7440 BMX	Negro Obsidian	11119510	4002516172741	2.649 €
HORNOS A VAPOR COMBINADOS				
DGC 7865 HCX Pro	Beige Perla	12624590	4002516823490	5.799 €
DGC 7865 HCX Pro	Negro Mate	12343050	4002516720089	5.799 €
DGC 7865 HCX Pro	Negro Obsidian	12120870	4002516643845	5.699 €
DGC 7860 HCX Pro	Beige Perla	12624670	4002516822400	5.599 €
DGC 7860 HCX Pro	Negro Mate	12343040	4002516720256	5.599 €
DGC 7860 HCX Pro	Gris Grafito	12120660	4002516631699	5.499 €
DGC 7860 HCX Pro	Negro Obsidian	12120650	4002516631774	5.499 €
DGC 7460 HCX Pro	Gris Grafito	12120370	4002516631811	3.899 €
DGC 7460 HCX Pro	Negro Obsidian	12120360	4002516631712	3.899 €
DGC 7840 HCX Pro	Beige Perla	12624650	4002516823667	4.599 €
DGC 7840 HCX Pro	Negro Mate	12343020	4002516720249	4.599 €
DGC 7840 HCX Pro	Gris Grafito	12120560	4002516631767	4.499 €
DGC 7840 HCX Pro	Negro Obsidian	12120550	4002516631750	4.499 €

DENOMINACIÓN DE MODELO	COLOR	Nº DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	PVP
DGC 7440 HCX Pro	Gris Grafito	12120330	4002516631293	3.299 €
DGC 7440 HCX Pro	Negro Obsidian	12120290	4002516631392	3.299 €
CALIENTAPLATOS				
ESW 7030	Gris Grafito	11326670	4002516247586	1.599 €
ESW 7030	Negro Obsidian	11326660	4002516247333	1.599 €
ESW 7020	Negro Obsidian	11149270	4002516162636	1.549 €
ESW 7010	Beige Perla	12625490	4002516822301	1.499 €
ESW 7010	Negro Mate	12343000	4002516719953	1.499 €
ESW 7010	Gris Grafito	11149260	4002516162551	1.449 €
ESW 7010	Negro Obsidian	11149250	4002516162544	1.449 €
ENVASADOR AL VACIO				
EVS 7010	Beige Perla	12625520	4002516823643	2.749 €
EVS 7010	Negro Mate	12343010	4002516719618	2.749 €
EVS 7010	Gris Grafito	11149320	4002516162537	2.699 €
EVS 7010	Negro Obsidian	11149310	4002516162520	2.699 €
MÁQUINAS DE CAFÉ DE INTEGRACIÓN				
CVA 7845	Beige Perla	12642370	4002516825425	4.399 €
CVA 7845	Negro Mate	12388690	4002516722052	4.399 €
CVA 7845	Gris Grafito	11164900	4002516140245	4.299 €
CVA 7845	Negro Obsidian	11164890	4002516140238	4.299 €
CVA 7440	Beige Perla	12889660	4002516929611	3.399 €
CVA 7440	Gris Grafito	11164860	4002516140207	3.299 €
CVA 7440	Negro Obsidian	11164850	4002516140191	3.299 €
PLACAS DE INDUCCIÓN				
Ancho aprox. 60cm. Encastre desde 56 cm				
KM 7404 FX		11218120	4002516200635	1.549 €
KM 7466 FR		12485570	4002516772187	1.399 €
KM 7466 FL		12485580	4002516772279	1.399 €
KM 7363 FL		12418250	4002516740186	1.299 €
KM 7361 FR		12418230	4002516740162	899 €
KM 7361 FL		12418240	4002516740513	899 €
KM 7360 FR		12418210	4002516739869	849 €
KM 7360 FL		12418220	4002516739777	849 €
Ancho aprox. 60 cm				
KM 7867-1 FL		12276950	4002516677048	2.249 €
KM 7667 FL		11218180	4002516185277	1.949 €
KM 7564 FL		11218270	4002516201748	1.649 €
KM 7465 FL		11218160	4002516201731	1.599 €
Ancho mayor 75 cm				
KM 7878-2 FL		12276960	4002516677123	2.949 €
KM 7678 FL		12166590	4002516626046	2.549 €
KM 7576-2 FL	Negro Mate	12526900	4002516787600	2.499 €
KM 7575 FL		12028540	4002516553991	2.099 €
KM 7373 FL		12418260	4002516740544	1.399 €
KM 7414 FX		11218130	4002516201588	1.799 €
Ancho aprox. 90 cm				
KM 7999 FL		11218230	4002516235538	5.299 €
KM 7897-2 FL		12276970	4002516677130	3.349 €
KM 7697 FL		12724540	4002516875406	3.049 €
KM 7684 FL		11331770	4002516257325	2.499 €
KM 7594 FL		11218170	4002516201632	2.399 €
PLACAS DE GAS Y VITROCERÁMICA				
Vitrocerámica. Ancho aprox. 60 cm				
KM 6540 FR		10873510	4002516063544	949 €
KM 6520 FR		10873500	4002515989906	799 €
KM 6527 FR		11705880	4002516411147	749 €

DENOMINACIÓN DE MODELO	COLOR	Nº DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	PVP
Vidriocerámica. Ancho aprox. 75 cm				
KM 6523 FL		12060640	4002516580171	1.049 €
Placas de gas				
KM 3054-1 G	Acero Inox.	10939070	4002516063568	1.999 €
KM 2356-1 G	Acero Inox.	10939190	4002516063575	1.899 €
KM 2034 G	Acero Inox.	7111190	4002514374956	1.299 €
KM 2012 G	Acero Inox.	7111180	4002514374840	949 €
PLACAS COMBISET				
CombiSet ProLine				
CS 1327 Y		7986890	4002514994727	2.399 €
CS 1012-2 G		10938800	4002516127123	1.299 €
CS 1312 BG		7129340	4002514419244	1.349 €
CS 1212-1 I		9068610	4002515021767	1.499 €
CombiSet SmartLine				
CS 7612 FL		10684490	4002515930274	1.549 €
CS 7632 FL		10684510	4002515875148	2.599 €
CS 7101-1 FL		11402820	4002516306801	1.349 €
CS 7102-1 FL		11408180	4002516306191	1.299 €
PLACAS DE INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO				
Placas de inducción con extractor integrado - KMDA				
KMDA 7876-1 FL MattFinish	Negro mate	12970690	4002516822011	3.799 €
KMDA 7676-1 FL BackPerfection		12970680	4002516777748	3.399 €
KMDA 7473 FL-U Silence		12259180	4002516668749	3.199 €
KMDA 7272-1 FL Silence		2970660	4002516668091	2.899 €
CAMPANAS EXTRACTORAS				
Techo				
DAC 4240 Stella Ambient	Acero Inox.	12553430	4002516798965	2.399 €
DAC 4240 Stella Ambient	Blanco Mate	12553420	4002516798668	2.399 €
DAC 2940 Stella	Acero Inox.	12553410	4002516798651	1.799 €
DAC 2940 Stella	Blanco Mate	12553450	4002516798972	1.799 €
Decorativas de pared				
DA 6698 W	Acero Inox.	10862860	4002515987162	2.399 €
DA 6698 W	Negro Obsidian	10750330	4002515935965	2.399 €
PUR 98 W	Negro Mate	12394590	4002516736189	1.149 €
PUR 98 W	Acero Inox.	10383640	4002515710791	1.049 €
DAH 4980 125 Gala Edition	Negro Mate	12553640	4002516792024	1.999 €
DAH 4970 Sienna	Negro Obsidian	12553590	4002516791973	1.699 €
DAH 2960 Escala	Negro Obsidian	12553570	4002516791966	1.299 €
DAH 1650 Active	Blanco Brillante	12553490	4002516791942	999 €
DAH 1650 Active	Negro Obsidian	12553480	4002516791959	999 €
DA 9299 W	BlackBoard	12526100	4002516798446	1.699 €
DA 9092 W	Negro Obsidian	12526090	4002516798439	1.099 €
Decorativas de isla				
DA 4248-V D	Acero Inox.	10862840	4002515987179	4.299 €
DA 6708 D	Acero Inox.	10755650	4002515937099	3.649 €
DA 6708 D	Negro Obsidian	10755630	4002515937075	3.649 €
DA 6698 D	Acero Inox.	10750490	4002515937006	3.499 €
DA 6698 D	Negro Obsidian	10750470	4002515936979	3.499 €
PUR 98 D	Acero Inox.	10383620	4002515710777	1.849 €
Bajo Mueble				
DAS 8930	Acero Inox.	12011300	4002516570332	1.499 €
DAS 4940	Vidrio transparente	12011290	4002516570257	1.149 €
DAS 4640	Vidrio transparente	12011260	4002516569886	1.049 €
DAS 4930	Negro Obsidian	12011280	4002516570172	1.049 €
DAS 4630	Negro Obsidian	12011250	4002516569800	949 €

DENOMINACIÓN DE MODELO	COLOR	Nº DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	PVP
DAS 4920	Acero Inox.	12011270	4002516570066	899 €
DAS 4620	Acero Inox.	12011240	4002516569855	799 €
DAS 2920	Acero Inox.	12011230	4002516569831	749 €
DAS 2620	Acero Inox.	12011220	4002516569749	649 €
Extractor de encimera				
DAD 4941	Negro Obsidian	12440850	4002516762355	2.399 €
DAD 4841	Negro Obsidian	12440840	4002516762348	2.399 €
CSDA 7001	Negro Obsidian	11402440	4002516305866	1.549 €
Grupo filtrante				
DA 2628	Acero Inox.	10751290	4002515935491	2.499 €
DA 2698	Blanco Brillante	10751480	4002515935576	1.999 €
DA 2698	Acero Inox.	10862770	4002516019398	1.999 €
DA 2668	Acero Inox.	10862760	4002516019121	1.599 €
DA 2390	Acero Inox.	10555630	4002515792667	1.199 €
DA 2578	Acero Inox.	10751660	4002515935460	999 €
DA 2558	Acero Inox.	10862750	4002515987186	749 €
DA 2360	Acero Inox.	10555610	4002515794852	799 €
COMBIS DE INTEGRACIÓN				
Integrable en mueble de ancho 60 cm				
Integrable en mueble de alto 194 cm				
KFN 7844 C		12665240	4002516840619	2.599 €
KFN 7934 D		12790400	4002516880783	2.399 €
Integrable en mueble de alto 178 cm				
KFN 7785 C		12445200	4002516748212	3.349 €
KFN 7774 B		12819470	4002516895312	2.999 €
KFN 7744 C		12361990	4002516711704	2.399 €
KFN 7734 B		12819480	4002516895329	2.199 €
KDN 7724 E		11990710	4002516531890	1.349 €
CONGELADORES Y FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN SIDE BY SIDE				
Integrable en mueble de 178 x 60 cm				
FNS 7794 D L Active Door		12443650	4002516747031	3.299 €
FNS 7774 D		12443620	4002516746706	2.799 €
FNS 7740 D		12361980	4002516711827	2.499 €
FNS 7710 E		12443480	4002516746683	1.999 €
K 7797 C R Active Door		12444970	4002516748045	3.299 €
K 7777 B		12819500	4002516895336	2.849 €
K 7747 C		12361920	4002516711674	2.099 €
K 7737 D		12444430	4002516747598	1.699 €
Integrable en mueble de 141 x 60 cm				
FNS 7470 D		11643210	4002516379430	2.249 €
K 7448 C		12444120	4002516746591	1.899 €
Integrable en mueble de 88 x 60 cm				
FNUS 7040 D		12519380	4002516779322	1.649 €
KU 7015 D		12519110	4002516779216	1.549 €
KU 7016 D		12519090	4002516779100	1.649 €
K 7126 E		12269850	4002516663850	949 €
MASTERCOOL				
Integrable en mueble de alto 217 cm				
Mastercool combis				
KFMC 3844 FD* (Disponible a partir de abril de 2026)		12866790	4002516914648	12.999 €
KFMC 3844 R/L* (Disponible a partir de abril de 2026)		12866640	4002516914501	12.499 €
KFMC 3834 R/L* (Disponible a partir de abril de 2026)		12866480	4002516914167	11.999 €
Mastercool congeladores				
F 2813 Vi		12366230	4002516712640	8.999 €
F 2413 Vi		12021690	4002516550105	8.499 €

DENOMINACIÓN DE MODELO	COLOR	Nº DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	PVP
Mastercool frigoríficos				
K 2902 Vi		11503740	4002516323211	8.999 €
K 2802 Vi		11503720	4002516321996	8.699 €
ACONDICIONADORES DE VINO DE INTEGRACIÓN				
MasterCool integrable en mueble de 217 x 61 cm				
KWT 2612 Vi		11504100	4002516323365	10.199 €
Integrable en mueble de 178 x 60 cm				
KWT 6722 iGS-1	Negro Obsidian	12364310	4002516712350	4.599 €
KWT 6722 iS-1		12364320	4002516712367	4.499 €
Integrable en mueble de 89 x 60 cm				
KWT 6422 iG-1	Beige Perla	12615910	4002516813385	3.399 €
KWT 6422 iG-1	Gris Grafito	12364300	4002516712336	3.299 €
KWT 6422 iG-1	Negro Obsidian	12364280	4002516712312	3.299 €
KWT 6422 i-1		12364290	4002516712329	3.099 €
Integrable en mueble de 87 x 60 cm				
KWTUS 7096 E	Negro Obsidian	12519560	4002516779438	3.599 €
KWTUS 7074 F	Negro Obsidian	12519510	4002516779360	2.999 €
Integrable en mueble de 45 x 60 cm				
KWT 7112 iG	Negro Mate	12204800	4002516643135	2.899 €
KWT 7112 iG	Beige Perla	12615940	4002516813392	2.899 €
KWT 7112 iG	Gris Grafito	11186570	4002516150916	2.799 €
KWT 7112 iG	Negro Obsidian	11186580	4002516150923	2.799 €
COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN				
Medidas del aparato Alto 201 x Ancho 75				
KFN 4796 AD	Acero Inox./ Antihuellas	12762370	4002516872115	2.549 €
KFN 4796 CD	Acero Inox./ Antihuellas	11954070	4002516517474	1.999 €
Medidas del aparato Alto 201 x Ancho 60				
KFN 4898 A-10 D bs	Black Steel	12521940	4002516780885	3.199 €
KFN 4898 AD grgr	Gris Grafito	12156970	4002516612469	2.999 €
KFN 4898 AD Blanco Brillante	Blanco Brillante	12156960	4002516612452	2.999 €
KFN 4799 AD obsw/matt	Negro Mate	12361960	4002516711698	2.499 €
KFN 4799 AD edt/cs	Acero Inox./ Antihuellas	12361950	4002516711742	2.299 €
KFN 4795 AD bst	Black Steel	12430860	4002516742104	2.199 €
KFN 4795 CD	BlackBoard	12335890	4002516701118	1.999 €
KFN 4799 CDE edt/cs	Acero Inox./ Antihuellas	12430930	4002516742128	1.999 €
KFN 4795 CD	Acero Negro	12335900	4002516701125	1.899 €
KFN 4797 CD	Acero Inox./ Antihuellas	12335930	4002516701156	1.849 €
KFN 4797 CD	Blanco	12335970	4002516701163	1.749 €
CONGELADORES Y FRIGORÍFICOS DE LIBRE INSTALACIÓN SIDE BY SIDE				
Medidas del aparato Alto 185 x Ancho 60				
FNS 4882 D	Acero Inox./ Antihuellas	11953920	4002516517276	2.399 €
FNS 4782 D	Acero Negro	12430600	4002516741770	1.649 €
FNS 4782 D	Acero Inox.	12430650	4002516741794	1.549 €
KS 4887 DD	Acero Inox./ Antihuellas	11949670	4002516515913	2.299 €
KS 4783 DD	Acero Negro	12431090	4002516742210	1.549 €
KS 4783 DD	Acero Inox.	12431110	4002516742234	1.449 €
ACONDICIONADORES DE VINO DE LIBRE INSTALACIÓN				
Medidas Alto 201 x Ancho 70				
KWT 4999 F	Negro Obsidian	12156870	4002516612421	5.999 €
Medidas del aparato Alto 185 x Ancho 60				
KWNS 4784 DE	Acero Inox./ Antihuellas	12156940	4002516612445	4.299 €
KWTS 4785 F	Negro Obsidian	12156880	4002516612094	3.299 €

DENOMINACIÓN DE MODELO	COLOR	Nº DE MATERIAL	CÓDIGO EAN	PVP
LAVAVAJILLAS				
LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRADOS				
Lavavajillas 60 cm				
G 7985 SCVi XXL	Negro Obsidian	12419090	4002516736271	3.149 €
G 7980 SCVi	Negro Obsidian	12419080	4002516736264	3.049 €
G 7792 SCVi	Negro Obsidian	12920040	4002516944751	2.649 €
G 7651 SCVi	Negro Obsidian	12906810	4002516937531	2.099 €
G 7380 SCVi FrontFit	Acero inox.	12419020	4002516735908	1.799 €
G 7085 SCVi XXL	Acero inox.	12858410	4002516911173	1.799 €
G 7080 SCVi	Acero inox.	12858400	4002516911166	1.699 €
G 5856 SCVi XXL	Acero inox.	12858360	4002516911128	1.449 €
G 5851 SCVi	Acero inox.	12858350	4002516911111	1.299 €
G 5651 SCVi	Acero inox.	12858300	4002516910671	1.149 €
Lavavajillas 45 cm				
G 5590 SCVi	Acero Inox.	12180030	4002516624264	1.249 €
LAVAVAJILLAS PARCIALMENTE INTEGRADOS				
Lavavajillas 60 cm				
G 7040 SCi ED	Acero Inox./ Antihuellas	12858390	4002516911159	1.599 €
G 5811 SCi ED	Acero Inox.	12925560	4002516948087	1.349 €
G 5611 SCi BW	Blanco brillante	12858260	4002516910664	1.049 €
LAVADORAS Y SECADORAS				
Nova Edition				
WQ 1000	Nova edition	12696590	4002516857778	2.599 €
TQ 1000	Nova edition	12696610	4002516860280	2.699 €
Lavadoras				
WWR 860	White Edition	10998460	4002516073253	1.999 €
WWI 880	White Edition	12537140	4002516791515	1.799 €
WWG 880	White Edition	12722960	4002516865872	1.599 €
WWD 380	White Edition	12722950	4002516865674	1.499 €
Secadoras				
TWR 780	White Edition	11845120	4002516485087	2.499 €
TWL 780	White Edition	11845110	4002516484646	1.899 €
TWH 780	White Edition	12724030	4002516868774	1.599 €
TWD 640	White Edition	12724020	4002516867968	1.399 €







Miele

Síguenos en nuestros canales
de Miele España



Las características técnicas son válidas salvo error tipográfico u omisión. Antes de su adquisición deberá consultar el etiquetado de los aparatos en el punto de venta o web para su confirmación.