

**Miele**

# La mejor elección para la cocina de tus sueños

Una vez Miele, siempre Miele.



Precios recomendados desde el 01.10.2024 y hasta cambio de tarifa. Las imágenes de ambiente que se muestran en este catálogo no son vinculantes y no necesariamente corresponderán con la referencia de producto en surtido.



## Índice

Un mundo de posibilidades. Líneas de diseño	4
Flexibilidad para todos los gustos	6
Colores, la armonía perfecta	8
Manejo táctil y sencillo	9
Hornos multifunción, a vapor y combinados	10
Microondas	18
Eleva tu cocina a un nivel superior	22
Placas de inducción	26
Placas	32
Extracción	36
Frío	40
Lavavajillas	46
Servicios	50

# Un mundo de posibilidades

## Líneas de diseño

En Miele, el diseño es mucho más que la apariencia de un objeto; es la vivencia misma de su uso. Bajo esta exigencia, nuestros diseñadores e ingenieros, estudian continuamente los mercados internacionales, en los que está presente Miele, para poder diseñar un surtido único que se asocie a las tendencias actuales.



**VITROLINE** | Atemporal, cristal protagonista y tirador.



**PURELINE** | Líneas horizontales, elevada proporción de cristal y tirador.



**ARTLINE** | Minimalista, sin tiradores, integración perfecta.

# Flexibilidad

## para todos los gustos

Independientemente del tipo de disposición que elijas, el resultado siempre será equilibrado.

Los frontales se adaptan a la perfección entre sí y ofrecen siempre una armoniosa imagen de conjunto, independientemente de su posición. En diseño Panorámico, en Torre, en T o en CubiQ. Se ajustan a tu espacio y a tus necesidades.



H 7840 BM - H 7860 BP - ESW 7020

### Diseño **en torre**

Perfección vertical: Horno, horno a vapor, horno combinado o microondas. El diseño en torre te permite utilizar cómodamente todos los electrodomésticos.



KWT 6422 - CVA 7845 - DGC 7840 HC

### Diseño **cubiq**

Combinación concentrada: todo a la vista. La disposición de cuadrado te permite manejar cómodamente todos los electrodomésticos a la altura de tus ojos.



H7840 BM - CVA 7845 DGC 7840 - H 7860

### Diseño **en T**

Abierto a todo: ¿Se puede pedir más? Cinco electrodomésticos dispuestos simétricamente, con el diseño en T. Amplio espacio superior y lateral para los muebles de la cocina.

“ CUANDO TIENES TOTAL LIBERTAD PARA EXPLORAR TUS IDEAS, LAS POSIBILIDADES SON INFINITAS.

Kyle Connaughton (Chef de 3 Estrellas Michelin)



H 7840 BM - CVA 7840 - ESW 7010 - DGC7840

### Diseño **panorámico**

Todo perfectamente alineado: con la alineación horizontal a la altura de los ojos tendrás todo a la vista y podrás acceder cómodamente.

# Colores

La armonía perfecta

Electrodomésticos integrados discretos con un diseño minimalista garantizan que el protagonismo recaiga en ti y en tu cocina. Con los colores negro obsidiano, gris grafito y negro/acero inox., Miele ofrece tres colores de alta calidad que se integran armoniosamente en cualquier estilo de cocina, desde tradicional hasta contemporáneo o moderno. La experiencia de Miele no se limita a garantizar unos resultados de cocción perfectos, sino que se extiende a los diseños de la cocina.

NEGRO OBSIDIAN



H 7464 BP OBWS

GRIS GRAFITO



H 7464 BP GRGR

NEGRO / ACERO INOX



H 7464 BP EDST/CLST


# Manejo

táctil y sencillo

Todos los tipos de manejo siguen el mismo concepto y se caracterizan por su brillo, durabilidad y detalles muy bien pensados.

## M Touch. Máxima elegancia y confort

El innovador display totalmente táctil aúna estética y confort: maneja de forma rápida e intuitiva tu electrodoméstico deslizando el dedo por la pantalla. Es posible ajustar la luminosidad del display.




## M Touch S. Sofisticada estética y funcionalidad

Nuestra probada tecnología M Touch está disponible con la misma funcionalidad incluso en el display más compacto.




## DirectSensor. Selección directa y display de texto de cuatro líneas

Rápido acceso a la función deseada a través de las teclas sensoras. Otras funciones y ajustes se muestran en el display del texto de cuatro líneas.



## DirectSensor S. Selección directa y display de texto de una línea

Rápido acceso a la función deseada a través de las teclas sensoras. Otras funciones y ajustes se muestran en el display de una línea.



# Hornos

a vapor combinados

No solo podrás cocinar al vapor, hornear y combinar calor seco con humedad sino también gratinar, cocinar al vacío o deshidratar. Un sinfín de posibilidades para sorprender a tus invitados.



## HydroClean

Los hornos a vapor Miele con interior de acero inoxidable se pueden limpiar fácilmente y sin esfuerzo gracias al sistema de autolimpieza HydroClean.



## DualSteam (en hornos HC Pro)

Con la tecnología DualSteam, puedes obtener más nutrientes, vitaminas y sabores, gracias al control preciso de la temperatura.



## Panel elevable con motor y SoftClose

Con tan solo una pulsación, el panel elevable se abre y cierra suavemente. Detrás se encuentra el depósito de agua.



## Sonda térmica inalámbrica

La medición precisa de la temperatura interior del alimento garantiza que se mantenga exactamente el grado de cocción deseado.



## Interior con acabado antiadherente PerfectClean

Alta calidad y fácil cuidado: el interior de nuestros hornos a vapor combinados DGC HC Pro de acero inoxidable.



## Sous-vide

Los alimentos cocinados al vacío se cocinan con especial delicadeza a bajas temperaturas. La carne, pescado, verdura o fruta cocinada al vacío ofrece una experiencia única en cuanto a sabor.



# Hornos

multifunción

Todos los hornos se construyen artesanalmente y de forma manual en nuestras fábricas de Alemania. Nuestros ingenieros cuidan hasta el mínimo detalle, diseñándolos de principio a fin. La capacidad interior está por encima del mercado, contando con 76 l y 5 posiciones de bandeja. Además, los hornos Miele disponen de una fácil limpieza gracias a la tecnología catalítica o pirolítica y el acabado PerfectClean.

Consigue resultados profesionales en casa gracias a la tecnología más intuitiva que se adapta a ti.



## **Función clima**

El aporte de humedad inyecta vapor en el interior del horno. La carne queda jugosa por dentro y dorada por fuera. El pan estará esponjoso y crujiente.



## **Sonda térmica inalámbrica**

Con la sonda térmica inalámbrica patentada por Miele podrás hornear carnes, pescados y aves al punto exacto. Y todo sin supervisión, ya que la indicación de tiempo restante te informa cuando se ha terminado de cocinar.



## **Funciones especiales**

Programas que te permitirán fermentar la masa rápidamente, deshidratar fruta, descongelar o cocinar a baja temperatura. Solo tendrás que seleccionar la función deseada.



## **TasteControl**

El interior del horno se puede enfriar por completo tras la cocción para que los platos no se sigan cocinando de forma involuntaria. La puerta se abre y se cierra de forma mecánica.



## **Cámara en el interior del horno**

El proceso de cocción siempre a la vista. Soluciones inteligentes e innovadoras gracias a la cámara integrada en el interior del horno.



## **Función Crisp para resultados crujientes**

Algunos alimentos como las croquetas o las patatas consiguen su máximo esplendor con una superficie crujiente. Esto se consigue mediante la reducción intencionada de la humedad del interior del horno.

## Hornos 100% vapor combinado



A+  
D

- + Display M Touch de gran tamaño
- + Sonda térmica inalámbrica



DGC 7860 HC Pro  
PVPr: 5.399 €



DGC 7865 HC Pro  
PVPr: 5.599 €  
Con toma de agua y desagüe

## Hornos 100% vapor y multifunción



A+  
D

- + Display táctil DirectSensor
- + 100% vapor y con Función Clima combinable con hasta 4 funciones
- + Hasta 20 programas personalizados
- 18 funciones



DGC 7450  
PVPr: 2.499 €

## Hornos multifunción con aporte de vapor



A+  
D

- + Display M Touch
- + Cámara en el interior
- + BrilliantLight
- + Sonda térmica inalámbrica
- Pirólisis para una fácil limpieza
- 19 Funciones



H 7860 BP  
PVPr: 3.799 €

## Hornos multifunción



A+  
D

- + Sonda térmica
- + Display DirectSensor S completamente táctil
- + 11 Funciones
- Grill abatible
- No conexión Wifi



H 7262 BP  
PVPr: 1.849 €  
Autolimpieza Piroclítica



H 7262 B  
PVPr: 1.549 €



A+  
D

- + Display MTouch S
- + Sonda térmica
- + Motion React, sensor de proximidad
- + Guías telescópicas Flexiclip



DGC 7660 HC Pro  
PVPr: 4.599 €



A+  
D

- Display DirectSensor S
- Función vapor 100% de 70-100°C
- Depósito de agua interno de 1L MonoSteam
- Generador de vapor externo (2,2 kW)
- Función Clima. Aportes de vapor para un resultado más jugoso
- TasteControl
- 13 funciones



DGC 7250  
PVPr: 2.199 €



A+  
D

- + Display M Touch S
- + Sonda térmica inalámbrica
- + MotionReact. Sensor de proximidad
- Pirólisis para una fácil limpieza
- 19 Funciones



H 7660 BP  
PVPr: 3.349 €



A+  
D

- + Variedad de colores
- + Soft open&close
- 9 Funciones
- + Bandejas Airfry de regalo



H 2861-1 BP  
PVPr: 1.549 €  
Autolimpieza Piroclítica



H 2861-1 B  
PVPr: 1.349 €



A+  
D

- Cocción combinada con vapor (ajuste exacto grado a grado de temperatura y humedad), horno multifunción y 100% vapor
- Display táctil DirectSensor
- DualSteam
- Potente generador de vapor externo (3,3 kW)
- Depósito de agua de 1,4L tras panel elevable
- Limpieza automática HydroClean
- Interior de acero inoxidable
- Más de 20 funciones



DGC 7460 HC Pro  
PVPr: 3.799 €

## Horno multifunción con aporte de vapor de 90cm



A+  
D

- Gran display con sensor de proximidad: M Touch + MotionReact
- Cámara en interior
- Función Clima: aportes de vapor
- Pirólisis para una fácil limpieza
- TwinPower: Calentamiento rápido homogéneo
- 16 Funciones



H 7890 BP  
PVPr: 7.499 €



A+  
D

- + Display táctil DirectSensor
- + Función Clima combinable
- + Sonda térmica
- + Programas propios
- + Función Crisp & TasteControl
- + Pirólisis para una fácil limpieza
- 15 funciones



H 7464 BP  
PVPr: 2.899 €



A+  
D

- + Diseño cristal negro obsidiano y tirador en acero
- + Guías FlexiClip incluidas



H 2467 BP  
PVPr: 1.249 €  
Autolimpieza Piroclítica



H 2467 B  
PVPr: 949 €



A+  
D

- Función Clima. Aportes de vapor
- Generador de vapor externo (1,1 kW)
- Display DirectSensor S
- Conexión WiFi: Miele@home
- Guías FlexiClip
- Programas automáticos
- 12 Funciones



H 7264 BP  
PVPr: 1.899 €  
Autolimpieza Piroclítica



H 7264 B  
PVPr: 1.549 €



A+  
D

- Diseño cristal negro con detalles en acero
- Gran capacidad: 76L
- Temperatura exacta +/- 1°C
- Función AirFry
- Fácil limpieza con PerfectClean
- Display con texto y mandos
- Conexión WiFi: Miele@home
- Programas Automáticos
- 9 Funciones



H 2465 BP  
PVPr: 1.099 €  
Autolimpieza Piroclítica



H 2465 B  
PVPr: 799 €



## Hornos 100% vapor combinado



A+  
B

- + Display MTouch de gran tamaño
- + Sonda térmica inalámbrica



**DGC 7845 HC Pro**  
PVPr: 4.599 €

Con toma de agua y desagüe



**DGC 7840 HC Pro**  
PVPr: 4.399 €

## Hornos 100% vapor



**DG 7440**  
PVPr: 2.299 €

- + Display táctil DirectSensor de mayor tamaño con visor de texto
- + Función automática Menú
- + Programas propios
- + Función SousVide

## Hornos multifunción



A+  
B

- + Display DirectSensor S completamente táctil con texto
- + Función Clima. Aportes de vapor
- + Grill abatible
- 12 Funciones



**H 7244 B**  
PVPr: 1.899 €



A+  
B

- + Display MTouch S
- + Sonda térmica
- + Sensor de proximidad MotionReact
- + Guías telescópicas Flexiclip



**DGC 7645 HC Pro**  
PVPr: 4.099 €

Con toma de agua y desagüe



**DGC 7640 HC Pro**  
PVPr: 3.899 €



**DG 7240**  
PVPr: 1.899 €

- + Display DirectSensor S completamente táctil con texto
- + Conexión WiFi: Miele@home
- + Funciones especiales: Conservas, esterilizar, subir masas...



A+  
B

- Display con texto y mandos
- Compacto de gran capacidad 49L
- Temperatura exacta +/- 1°C
- Función AirFry
- Programas automáticos
- Fácil limpieza con PerfectClean
- Conexión WiFi: Miele@home
- Guías FlexiClip incluidas
- 9 Funciones



**H 2841 B**  
PVPr: 1.299 €



A+  
B

- Cocción combinada con vapor (ajuste exacto grado a grado de temperatura y humedad), horno multifunción y 100% vapor
- Gran capacidad 47L
- DualSteam
- Potente generador de vapor externo (3,3 kW)
- Depósito de agua de 1,4L tras panel elevable
- Limpieza automática HydroClean
- Conexión WiFi: Miele@home
- Interior de acero inoxidable
- Más de 20 funciones



**DGC 7440 HC Pro**  
PVPr: 3.199 €



**DG 2840**  
PVPr: 1.599 €

- Cocción 100% vapor ajuste exacto 40-100°C
- Display EasySensor
- Capacidad 40L
- Depósito de agua extraíble de 1,5L
- Tecnología de vapor DualSteam
- Potente generador de vapor externo (3,3 kW)
- Interior de acero inoxidable
- Programas automáticos

# Microondas

Tu cocina a tu estilo. Tus electrodomésticos adaptados a tu espacio y a tus preferencias de manejo. Hay disponibles diferentes tipos de microondas de Miele para conseguir que tu cocina se adapte al cien por cien a tus necesidades.



M 7244TC · H 7264 B



DGM 7440 · EVS 7010

Horno a vapor con microondas DGM



Solo en Miele

## Interior XL

Increiblemente espacioso: los modelos con manejo TopControl tienen un volumen de 46l. Interior en acero inoxidable para que las microondas se distribuyan a la perfección.



## Manejo EasySensor

El clásico reinventado: Los modelos SideControl disponen de manejo táctil a través de los sensores laterales.



## Programas Automáticos

Los programas automáticos se encargan de cocinar por ti. Tan solo selecciona el programa deseado y ajusta, p. ej., el peso de los alimentos. Con los programas automáticos puedes descongelar y cocinar a continuación, así como preparar alimentos frescos, todo se hace en su punto.



## Horno a vapor con microondas DGM

Hornear, cocinar y calentar en un solo aparato. En un único electrodoméstico las ventajas de un microondas, las de un horno a vapor y la combinación de ambas para conseguir resultados perfectos.



Solo en Miele

## DualSteam

Para los mejores resultados, el horno a vapor con microondas de Miele es el complemento ideal para el horno y la placa de cocción. Con tiempos de calentamiento y cocción rápidos, así como una distribución homogénea del vapor gracias al potente generador de vapor externo (3,3 kW).



## Cocción al vapor con microondas

Tiempos de cocción más cortos: el tiempo de cocción se reduce cuando utilizas la función de cocción al vapor en el modo Microondas. Disfruta de unos resultados excelentes en un tiempo mínimo.

Hornos 100% vapor con microondas 45cm



- + **Display M Touch**
- + MotionReact.
- Sensor de proximidad
- + Programas automáticos



**DGM 7840**  
PVP: 4.399 €



- **Display DirectSensor**
- Tecnología de vapor **DualSteam**
- **Potente generador de vapor externo (3,3 kW)**
- Depósito de agua de 1,5L
- Capacidad 40L
- Programas automáticos
- 9 Funciones



**DGM 7440**  
PVP: 2.799 €

Hornos multifunción con microondas 45cm



- + **Display M Touch**
- + **Sonda térmica**
- + MotionReact
- Sensor de proximidad
- + Función Crisp
- + Programas automáticos
- 17 Funciones



**H 7840 BM**  
PVP: 3.199 €



- + **Display M Touch S**
- + **Sonda térmica**
- + MotionReact
- Sensor de proximidad
- + Programas propios
- 17 Funciones



**H 7640 BM**  
PVP: 2.949 €



- **Display DirectSensor**
- Sistema de apertura vertical
- Capacidad 43L
- Programas automáticos
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- 12 Funciones



**H 7240 BM**  
PVP: 2.049 €

Microondas 45cm



- + **Grill de cuarzo integrado**
- + Variedad de colores
- Dimensiones encastre (562-568 x 450-452 x 550)



**M 7244 TC**  
PVP: 1.499 €



- + **Capacidad 46L**
- + Sistema de apertura vertical
- + **Display DirectSensor S**
- + Diseño cristal negro y acero
- + **TopControl:** panel de mandos en parte superior
- Dimensiones encastre (562-568 x 450-452 x 550)



**M 7240 TC**  
PVP: 1.249 €



- + Capacidad 26L
- + **Instalación en columna frontal exterior de 46cm de alto**
- Dimensiones encastre (562-568 x 450-452 x 500)



**M 2240 SC**  
PVP: 899 €

Microondas 36cm



- **Display táctil**
- Sistema de apertura lateral
- Capacidad 17L
- Potencia máxima 900W
- **Programas automáticos**
- Dimensiones encastre (562-568 x 350-362 x 310)



**M 2234 SC**  
PVP: 899 €  
con grill de cuarzo integrado



**M 2230 SC**  
PVP: 799 €

# Eleva tu cocina a un nivel superior

Descubre los productos ideales para que tu equipación Miele ofrezca resultados sorprendentes y propios de un auténtico chef y barista. ¿Preparado para vivir la experiencia más premium?



## CALIENTAPLATOS

Los calentaplatos Gourmet de Miele están disponibles en tres tamaños (14, 29 y 32cm): para aprovechar al máximo en combinación con otro electrodoméstico un hueco de 60 o 90 cm. Situaciones de montaje y medidas diferentes y para lograr un aspecto armonioso en tu cocina.

### 4 funciones en 1

Precalienta tus tazas para disfrutar de un café perfecto. Simplemente puedes mantener calientes tus platos una vez cocinados para que no se enfríen. La función Cocción a baja temperatura conservando el aroma y los nutrientes para un resultado siempre tierno, y jugoso.



## ENVASADOR AL VACÍO

Ofrece una gran variedad de aplicaciones: preserva la calidad de los alimentos, los conserva durante más tiempo o los prepara para utilizar después la cocción Sous-vide. Podrás, envasar al vacío los alimentos que no has utilizado y congelarlos: los nutrientes, el sabor y las vitaminas se conservan durante mucho más tiempo que con la congelación tradicional. Además puedes envasar líquidos al vacío sin problema.

## MÁQUINAS DE CAFÉ UNA EXPERIENCIA DE SABOR ÚNICA

Disfruta del café en toda su plenitud con las máquinas de café de Miele. Gracias a AromaticSystemFresh los granos de café se muelen directamente para cada café y después se aromatizan para conseguir que desprendan todo su sabor.

Con CoffeeSelect tendrás la ventaja de contar con tres depósitos de café para introducir hasta tres tipos de café diferentes y tenerlos siempre a tu disposición. Tanto si te apetece un Espresso, un Latte macchiato o un Cappuccino, todos los parámetros están preajustados y los puedes adaptar con facilidad a tus preferencias. Máximo confort y personalización.



### Manejo fácil

La mejor degustación de café: lo prepararás de forma muy sencilla y rápida gracias a las funciones inteligentes.



### Sistema de depósito de leche EasyClick

Podrás cambiar el tipo de leche sin complicaciones y siempre la podrás conservar en perfecto estado en el frigorífico.



### CoffeeSelect

Tú eliges: tres depósitos de café diferentes para poder elegir siempre el que mejor se adapte a tu gusto.



### Limpieza automática

Cómoda y sin esfuerzo: tu máquina de café Miele se encarga de realizar la limpieza por ti.



## Máquinas de café integrables



**CVA 7845**  
PVP: 4.149 €

- + **Conexión directa a toma de agua** (también puede funcionar con depósito)



**CVA 7840**  
PVP: 3.849 €

- + **Display M Touch**
- + **Tres depósitos de granos de café**
- + **Descalcificación y limpieza automáticas**



**CVA 7440**  
PVP: 3.199 €

- **Display DirectSensor**
- **AromaticSystemFresh:** siempre recién molido
- **Más de 20 tipos de elaboraciones** con café, agua caliente y leche
- **CupSensor**
- **EasyClick**
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- **Medidas de la máquina de café (An x Al x Fo):** 595 x 455,5 x 475 mm

## Calientaplatos Gourmet



**ESW 7030**  
PVP: 1.599 €

- Para hueco de 32 cm de alto
- Capacidad: vajilla para 12 servicios
- **Medidas del calentaplatos (An x Alt x Fo):** 595 x 317 x 570 mm



**ESW 7020**  
PVP: 1.549 €

- Para hueco de 29 cm de alto
- Capacidad: vajilla para 12 servicios
- **Medidas del calentaplatos (An x Alt x Fo):** 595 x 23 x 570 mm



**ESW 7010**  
PVP: 1.449 €

- Para hueco de 14 cm de alto
- Capacidad: vajilla para 6 servicios
- Temperatura ajustable hasta 85°C
- Precalentar vajilla, mantener alimentos calientes y cocción a baja temperatura.
- **Conexión WiFi:** Miele@home
- **Medidas del calentaplatos (An x Alt x Fo):** 595 x 141 x 570 mm

## Envasador al vacío



**EVS 7010**  
PVP: 2.699 €

- Para hueco de 14 cm de alto
- Capacidad 8 l
- Envasado al vacío en bolsas de diferentes tamaños o en recipientes. Dentro y fuera del envasador
- Tres niveles de vaciado y sellado
- **Medidas del envasador (An x Alt x Fo):** 595 x 141 x 570 mm

# Placas

de inducción



## Reconocimiento inteligente del menaje

Los mandos sólo son visibles cuando hay algún menaje colocado, lo que garantiza un aspecto elegante. Si éste se mueve de posición, la placa lo detecta y seguirá con los ajustes preseleccionados.



## TwinBooster

Para conseguir un inicio de cocción muy rápido: la función TwinBooster exclusiva de Miele concentra toda la potencia de dos zonas de cocción en una.



## TempControl

Resultados de cocción perfectos en todo momento: la temperatura de la sartén se mantiene constante y nada puede quemarse.



## Inducción total

Disfruta de una libertad sin límites, puedes utilizar toda la superficie de tu placa de cocción para cocinar, sin zonas de cocción predefinidas y con la máxima flexibilidad.



## Revestimiento DiamondFinish

Robusto y sofisticado: el acabado resistente y de alta calidad DiamondFinish reduce el riesgo de arañazos. Este revestimiento especial de vidrio cerámico es dos veces más resistente que las superficies convencionales.



## Manejo inteligente

Céntrate en cocinar: con Con@ctivity 3.0 tu campana sabe lo que tiene que hacer. La campana reacciona automáticamente a los ajustes de la placa.




Ancho aprox. 90cm




- Zonas de cocción flexibles para hasta 5 recipientes
- **8 Sensores TempControl**
- Dimensiones de encastre: 916 x 500 mm
- Medidas placa: 936 x 520 mm

**KM 7999 FL**  
VPr: 4.999 €




- + **Inducción total con DiamondFinish**, el doble de resistente
- Dimensiones de encastre: 916 x 500 mm
- Medidas placa: 936 x 520 mm

**KM 7897-2 FL**  
VPr: 3.349 €




- **Inducción total para hasta 6 recipientes**
- Zona de cocción de 870 x 380 mm
- Dimensiones de encastre: 916 x 500 mm
- Medidas placa: 936 x 520 mm

**KM 7697 FL**  
VPr: 3.049 €



- **Placa panorámica**
- 4 zonas. Incl. 2 zonas PowerFlex de 230 x 390 mm
- Dimensiones de encastre: 896 x 388 mm
- Medidas placa: 916 x 408 mm

**KM 7684 FL**  
VPr: 2.499 €



- **5 zonas de cocción. Incl. 2 PowerFlex de 230x390 mm y una de 28cm diámetro**
- **TwinBooster** rápido inicio ebullición
- Dimensiones de encastre: 916 x 500 mm
- Medidas placa: 936 x 520 mm


**KM 7594 FL**  
VPr: 2.399 €

Ancho mayor 75cm



- + **Inducción total con DiamondFinish**, el doble de resistente
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 mm
- Medidas placa: 800x520 mm

**KM 7878-2 FL**  
VPr: 2.949 €




- + **Inducción total para hasta 6 recipientes**
- + Zona de cocción de 740x380 mm
- Combinable con SmartLine
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 mm
- Medidas placa: 800x520 mm

**KM 7678 FL**  
VPr: 2.449 €



- + **Diseño MattFinish** aun más resistente frente a los arañazos y con efecto antihuellas
- + **6 zonas de cocción. Incl. 3 zonas PowerFlex de 230x390 mm**
- + **3 años de garantía de Miele + 125 semanas de ampliación de garantía de regalo**
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 mm
- Medidas placa: 800x520 mm

**KM 7576 FL Negro mate**  
VPr: 2.499 €



- + **6 zonas de cocción. Incl. 3 zonas PowerFlex de 230x390 mm**
- + **TwinBooster** rápido inicio ebullición
- Dimensiones de encastre: 780 x 500 mm
- Medidas placa: 800x520 mm

**KM 7575 FL**  
VPr: 2.099 €



- 4 zonas de cocción con zona flexible de 210 x 400 mm
- Dimensiones de encastre: 750-780 x 490-500 mm
- Medidas placa: 800x520 mm

**KM 7373 FL**  
VPr: 1.399 €

Ancho aprox. 60cm



- + **Inducción total con DiamondFinish**, el doble de resistente
- Dimensiones de encastre: 600 x 500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm

**KM 7867-1 FL**  
VPr: 2.249 €



- + **Inducción total para hasta 4 recipientes**
- + Zona de cocción de 570x390 mm
- Combinable con SmartLine
- Dimensiones de encastre: 600 x 500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm

**KM 7667 FL**  
VPr: 1.949 €



- + **SmartSelect**: filas numéricas
- Combinable con SmartLine
- Dimensiones de encastre: 600 x 500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm

**KM 7564 FL**  
VPr: 1.649 €



- **4 zonas. Incl. 2 zonas PowerFlex de 230x390 mm**
- Se dividen en 4 zonas independientes
- **TwinBooster** rápido inicio ebullición
- Dimensiones de encastre: 600 x 500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm

**KM 7465 FL**  
VPr: 1.599 €

Ancho aprox. 60cm. Encastre desde 56cm



- + **4 zonas. Incl. 1 zona ProverFlex 230x390**
- + Selección rápida por fila numérica
- + De regalo Grill Gourmet\*
- Con cerco de acero KM 7366 FR
- Dimensiones de encastre: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm

**KM 7466 FL 125 Edition**  
VPr: 1.399 €



- + 4 zonas. Incl. 1 zona flexible 210x400 mm
- Dimensiones de encastre: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 530 mm

**KM 7363 FL**  
VPr: 1.299 €



- + **4 zonas**
- Con cerco de acero KM 7361 FR
- Dimensiones de encastre: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm

**KM 7361 FL**  
VPr: 899 €




- **3 zonas. Una grande de 28cm**
- Diseño sin cerco para instalar sobre encimera o enrasada
- Función Stop&Go
- Función Booster
- **Con@ctivity** comunicación con la campana Miele
- **Conexión WiFi**: Miele@home
- Con cerco de acero KM 7360 FR
- Dimensiones de encastre: 560-600 x 490-500 mm
- Medidas de la placa: 620 x 520 mm

**KM 7360 FL**  
VPr: 849 €

\* Hasta fin de promoción

CombiSet SmartLine



- **Teppan Yaki de inducción**
- 2 zonas de cocción regulables
- Superficie de acero inoxidable
- Dimensiones encastre: 358 x 500 mm
- Medidas de la placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7632 FL  
PVPr: 2.599 €

CombiSet ProLine



- **Teppan Yaki eléctrico**
- 2 zonas de cocción regulables
- Superficie de acero inoxidable
- Dimensiones encastre: 364 x 500 mm
- Medidas de la placa: 380 x 118 x 520 mm

CS 1327 Y  
PVPr: 2.399 €


Placas de gas



- + 5 quemadores incl. 1 Dual Wok
- Dimensiones encastre: 916 x 500 mm
- Medidas de la placa: 942 x 53 x 526 mm


KM 3054-1  
PVPr: 1.899 €

Vitrocerámica. Ancho aprox. 75 cm



- + Instalación enrasada
- + 4 zonas de cocción (1Vario)
- Dimensiones encastre enrasado: 730-756 x 470-496 mm
- Medidas de la placa: 752 x 45 x 492 mm

KM 6523 FL  
PVPr: 1.049 €



- 2 zonas de cocción
- **1 gran zona PowerFlex** al unirse las 2
- TwinBooster: máxima potencia
- Dimensiones encastre: 359 x 500 mm
- Medidas de la placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7612 FL  
PVPr: 1.549 €




- **Inducción con 2 zonas**
- TwinBooster: máxima potencia
- Dimensiones encastre: 364 x 500 mm
- Medidas de la placa: 380 x 73 x 520 mm
- Disponible en ancho 288mm: CS 1012-2

CS 1222 I  
PVPr: 1.649 €



- + Placas de gas con electrónica
- + 5 quemadores incl. 1 Dual Wok
- + GasStop & ReStart
- Dimensiones encastre: 862 x 490 mm
- Medidas de la placa: 888 x 105 x 508 mm

KM 2356-1 G  
PVPr: 1.849 €



- + 4 zonas de cocción (1Vario)
- + **Conexión WiFi:** Miele@home
- Dimensiones encastre: 600 x 500 mm
- Medidas de la placa: 614 x 43 x 514 mm

KM 6540 FR  
PVPr: 1.649 €



- **Wok dual** de hasta 4,50 kW
- Soportes lavables en lavavajillas
- GasStop
- Dimensiones encastre: 359 x 500 mm
- Medidas de la placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7101-1 FL  
PVPr: 1.349 €




- **Wok dual** hasta 6 kW
- Soportes lavables en lavavajillas
- GasStop&Restart
- Dimensiones encastre: 364 x 500 mm
- Medidas de la placa: 380 x 142 x 520 mm
- Disponible con 2 quemadores ancho 288 mm: CS 1012-2

CS 1021-1 G  
PVPr: 1.449 €



- + 5 quemadores incl. 1 Dual Wok
- Dimensiones encastre: 560 x 480-490 mm
- Medidas de la placa: 750 x 90 x 520 mm

KM 2034 G  
PVPr: 1.149 €



- + 4 zonas de cocción
- Dimensiones encastre: 560 x 490 mm
- Medidas de la placa: 574 x 48 x 504 mm

KM 6520 FR  
PVPr: 799 €



- Instalación enrasada o sobre encimera
- **2 quemadores** (1 rápido)
- Soportes lavables en lavavajillas
- Dimensiones encastre: 358 x 500 mm
- Medidas de la placa: 378 x 92 x 520 mm

CS 7102-1 FL  
PVPr: 1.299 €




- **Grill barbacoa eléctrico**
- 2 zonas regulables
- Parrilla de fundición
- Dimensiones encastre: 272 x 500 mm
- Medidas de la placa: 288 x 115 x 520 mm

CS 1312 BG  
PVPr: 1.349 €



- 4 quemadores incl. 1 Mono Wok
- GasStop
- Soportes ComfortClean para lavavajillas
- Dimensiones encastre: 560 x 480-490 mm
- Medidas de la placa: 650 x 90 x 520 mm

KM 2012 G  
PVPr: 949 €



- Diseño con cerquillo en acero inox
- 3 zonas de cocción
- 1 de 27cm con circuito triple
- Stop&Go
- Dimensiones encastre: 560 x 490 mm
- Medidas de la placa: 574 x 48 x 504 mm

KM 6527 FR  
PVPr: 749 €



# Placas

con extractor integrado



KMDA 7272 F.U



## TwinInOne

Un excelente trabajo en equipo: cuando la extracción de vahos y la placa de cocción se convierten en uno. La acreditada tecnología de inducción de Miele combinada con una eficaz extracción de vahos se convierte en el protagonista de su cocina.

## Plug&Play

El modo de recirculación es energéticamente eficiente y filtra tanto la grasa como los olores antes de devolver el aire limpio a la habitación a través de una discreta abertura en el zócalo, sin necesidad de un sistema de conductos adicional.

## Uso flexible del espacio

Es posible colocar utensilios de cocina grandes de manera óptima gracias a la Zona Flex que une dos zonas de cocción y crear así una superficie muy amplia.



## Silence

Motor Extra silencioso: el motor creado por Miele es un 25% más silencioso a gran potencia que los modelos anteriores.



## Filtros de acero inoxidable

Los filtros para la grasa de acero de 10 capas de alta calidad son aptos para el lavado en el lavavajillas y muy duraderos.



## Extracción perfecta

Extractor totalmente enrasado. Diseño sobrio y elegante que cumple con las máximas exigencias en cuanto a estética y funcionalidad. Desplaza cómodamente las ollas y sartenes por toda la placa sin obstáculos.



DAD 4841 (Ancho 916mm)  
DAD 4941 (Ancho 936mm)  
PVPr: 2.399 €



- **Extractor telescópico**, queda totalmente oculto en la encimera cuando no se esta usando
- Absorción perimetral
- Con@ctivity comunicación con la placa
- Instalación flexible: salida libre o al exterior
- Plug&Play, aire de recirculación guiado
- + Potencia máx.: 640 m<sup>3</sup>/h



CSDA 7001  
PVPr: 1.549 €



- **Combinable con elementos SmartLine**
- Potente motor ECO
- Instalación enrasada o sobre encimera
- Para sistema de recirculación o salida de aire



KMDA 7876 FL-U  
PVPr: 3.799 €



- + Exclusivo diseño **Negro Mate**
- + **MattFinish Resistente a los arañazos** y huellas
- + **3 años de garantía de Miele + 125 semanas de ampliación de garantía de regalo**
- Instalación flexible: recirculación Plug&Play (salida libre sin necesidad de conductos), recirculación guiada a zócalo o salida al exterior (conductos necesarios no incluidos)
- Dimensiones encastre: 780 x 500 x 234 mm



KMDA 7676 FL-U  
PVPr: 3.399 €



- + 4 zonas de cocción que se convierten en **2 zonas PowerFlex XL de 230 x 460 mm**
- Instalación flexible: recirculación Plug&Play (salida libre sin necesidad de conductos), recirculación guiada a zócalo o salida al exterior (conductos necesarios no incluidos)
- Compacto diseño: Tan solo necesita 234 mm libres bajo la encimera
- Dimensiones encastre: 780 x 500 x 234 mm



KMDA 7473 FL-U  
PVPr: 3.199 €



- + 4 zonas de cocción que se convierten en **2 zonas Flex de 210 x 420 mm**
- Dimensiones encastre: 780 x 500 x 200 mm



KMDA 7272 FL-U  
PVPr: 2.899 €



- **Motor Silence**
- **Compacto diseño:** Tan solo necesita 200mm libres bajo la encimera
- 4 zonas de cocción
- Instalación sobre encimera o enrasada
- Con@ctivity comunicación con el extractor
- Conexión WiFi: Miele@home
- Potencia máx.: hasta 610 m<sup>3</sup>/h
- **Instalación flexible:** recirculación Plug&Play (salida libre sin necesidad de conductos), recirculación guiada a zócalo o salida al exterior (conductos necesarios no incluidos)
- Dimensiones encastre: 780 x 500 x 200 mm

# Campanas extractoras



**Solo en Miele**

**Con@ctivity**  
La integración domótica de las campanas extractoras de Miele. Con Con@ctivity 3.0 la campana sabe lo que tiene que hacer: reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción y adapta la potencia de absorción a lo que sucede en la placa, garantizando un ambiente agradable, sin olores incómodos.



**Silence**  
Funcionamiento eficiente y silencioso: el motor está dotado con un paquete de aislamiento acústico especial que reduce el nivel acústico de forma eficiente.



**Posibilidades de instalación**  
En salida de aire o en recirculación de aire con filtro de carbón activo. En las campanas extractoras de Miele en modo de recirculación, el filtro de carbón activo neutraliza los olores. Este filtro puede ser desechable (debe sustituirse periódicamente) o regenerable. Se regenera fácilmente en el horno.

## Tipos de construcción

### Campanas extractoras de pared y en isla

El centro de todas las miradas.



Campanas extractoras en isla



Campanas extractoras en pared

### Campanas extractoras integradas

La solución perfecta para cada situación de montaje.



Campanas extraplana



Extractor de encimera



Grupo filtrante

**Campana extractora de techo**  
Integración perfecta en la cocina para una visión completamente diáfana.



**Campanas extractoras Downdraft**  
La solución elegante por detrás de la placa de cocción.



## Techo



A++

- Ancho 120 cm
- + Potente y silencioso motor ECO con aislamiento acústico
- Potencia máx.: 750 m<sup>3</sup>/h
- Salida o recirculación de aire (Plug&Play)

□ ■ ●

**DAC 4240 WSMA**  
PVPr: 2.399 €



A++

- Ancho 90 cm
- + Potente y silencioso motor ECO
- Incluye mando a distancia
- Conexión WiFi & Con@ctivity
- Potencia máx.: 685 m<sup>3</sup>/h
- Salida o recirculación de aire (Plug&Play)

□ ■ ●

**DAC 2940**  
PVPr: 1.799 €

## Decorativas de pared



A++

- Ancho 90 cm
  - + Silencioso Motor ECO
  - Potencia máx.: 875 m<sup>3</sup>/h
- Disponible en Negro mate DAH 4980**

■

**DAH 4970**  
PVPr: 1.699 €



B

- Ancho 90 cm
- + Conexión WiFi & Con@ctivity
- + Absorción lateral
- Potencia max: 675 m<sup>3</sup>/h

■

**DAH 2960**  
PVPr: 1.299 €

## Decorativas de pared



A++

- Ancho 90 cm
- + Silencioso motor ECO
- Potencia máx.: 640 m<sup>3</sup>/h

■ □ ●

**DA 6698 W Negro**  
PVPr: 2.399 €



B

- Ancho 60 cm
- Panel de cristal
- Manejo táctil
- Potencia max: 635 m<sup>3</sup>/h

■ □

**DAH 1650**  
PVPr: 999 €



A

- Ancho 90 cm
- Salida o recirculación de aire.
- Potencia max: 650 m<sup>3</sup>/h

□

**PUR 98 W**  
PVPr: 1.049 €

■

**PUR 98 W**  
PVPr: 1.149 €



B

- Ancho 90 cm
- Diseño vertical en cristal
- Potencia máx.: 670 m<sup>3</sup>/h

■ □

**DA 9092 W**  
PVPr: 1.099 €

**Disponible en Negro mate pizarra DA 9299 W (915 m<sup>3</sup>/h)**

Decorativas de isla



- Ancho 120 cm
- + **Ajuste altura mediante motor**
- + Potente y silencioso motor ECO con aislamiento acústico
- Potencia máx.: 675 m³/h

DA 4248-V D  
PVPr: 4.049 €



- Ancho 90 cm
- + Alto personalizado
- + Solo recirculación de aire
- Potencia máx.: 620 m³/h

DA 6708 D  
PVPr: 3.649 €



- Ancho 90 cm
- + Silencioso y potente motor ECO
- + **Conexión WiFi & Con@ctivity**
- Potencia máx.: 730 m³/h

DA 6698 D  
PVPr: 3.499 €



- Ancho 90 cm
- Salida o recirculación de aire
- Potencia max: 650 m³/h

PUR 98 D  
PVPr: 1.849 €

Bajo mueble



- + Acero Inox y display cristal negro
- Ancho 90 cm
- Potencia max: 880 m³/h

DAS 8930  
PVPr: 1.499 €



- + Diseño vidrio transparente
- Potencia max: 625 m³/h

DAS 4940 Cristal  
PVPr: 1.149 €  
Ancho 90 cm

DAS 4640 Cristal  
PVPr: 1.049 €  
Ancho 60 cm



- + Diseño del frontal en cristal negro
- + SmartControl
- + Potencia max: 720 m³/h

DAS 4930  
PVPr: 1.049 €  
Ancho 90 cm

DAS 4630  
PVPr: 949 €  
Ancho 60 cm



- + Silencioso motor ECO
- + **Conexión WiFi & Con@ctivity**
- Potencia max: 600 m³/h

DAS 4920  
PVPr: 899 €  
Ancho 90 cm

DAS 4620  
PVPr: 799 €  
Ancho 60 cm



- Diseño en acero Inox.
- Salida o recirculación de aire.
- Potencia max: 555 m³/h

DAS 2920  
PVPr: 749 €  
Ancho 90 cm

DAS 2620  
PVPr: 649 €  
Ancho 60 cm

Grupo filtrante



- Ancho 120 cm
- + Solo salida de aire
- Potencia max: 600 m³/h

DA 2628  
PVPr: 2.349 €



- + Absorción lateral
- + Silencioso motor ECO
- Potencia max: 585/640 m³/h

DA 2698  
PVPr: 1.999 €  
Ancho 90 cm

DA 2668  
PVPr: 1.599 €  
Ancho 60 cm



- + Silencioso y potente motor ECO
- + **Conexión WiFi & Con@ctivity**
- Potencia máx.: 730 m³/h

DA 2578  
PVPr: 849 €  
Ancho 70 cm

DA 2558  
PVPr: 749 €  
Ancho 53 cm



- Salida o recirculación de aire
- Potencia max: 600 m³/h

DA 2390  
PVPr: 1.199 €  
Ancho 90 cm

DA 2360  
PVPr: 799 €  
Ancho 60 cm

# Frío



## SoftClose

Puertas del frigorífico y el congelador que se cierran solas y sin hacer ruido. La puerta se cierra automáticamente a partir de un ángulo inferior a 30°. Además, SoftClose garantiza un cierre amortiguado de la puerta: ya no tintinearán más las botellas de la puerta interior.



## FlexiLight 2.0

Gracias a FlexiLight 2.0 es posible ver bien todas las zonas del frigorífico. La iluminación LED integrada en cada una de las baldas de cristal y personalizable permite unas condiciones de iluminación óptimas sin deslumbrar. FlexiLight 2.0 de Miele impresiona con su moderno diseño y su ahorro energético.



## PerfectFresh Pro

Los alimentos se conservan frescos hasta cinco veces más. En el rango de temperatura regulado automáticamente entre 0 °C y +3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se conservan hasta el triple de tiempo. La fruta y la verdura se conservan frescas hasta 5 veces más gracias a la regulación optimizada de la humedad en el cajón.



## DynaCool

La función DynaCool se encarga de que haya un reparto regular de la temperatura en todo el recinto frigorífico. Así ya no importa en qué nivel se almacenen los alimentos, ya que todos tienen las mismas condiciones.



## Pared trasera Acero CleanSteel

La pared trasera CleanSteel del frigorífico de Miele permite el reparto óptimo y uniforme del frío en el interior del aparato. No se percibe ni condensación ni formación de hielo.



## PerfectFresh Active

El sistema PerfectFresh Active de Miele proporciona unas condiciones de conservación óptimas. Cada 90 minutos y cada vez que se abre la puerta se pulveriza agua en el cajón. Así se humectan suavemente los alimentos y se mantiene un nivel óptimo de humedad del aire.

Integrable en mueble de ancho 60 cm

Integrable en mueble de alto 194cm



**KFN 7844 C**  
PVPr: 2.599 €



- PerfectFresh Pro
- Pared posterior seca CleanSteel
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1940-1950 x 550 mm

Disponible a partir de enero 2025

Integrable en mueble de alto 178 cm



**KFN 7744 C 125 Gala Edition**  
PVPr: 2.399 €



- PerfectFresh Pro
- Pared posterior seca CleanSteel
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas combi: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 244 l

Integrable en mueble de alto 178 cm



**KFN 7785 C**  
PVPr: 3.349 €



- DailyFresh
- Fabricador de hielo con depósito de agua
- Pared posterior seca CleanSteel
- Función Freeze&Cool
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas combi: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 255 l



**KFN 7734 C**  
PVPr: 1.949 €



- DailyFresh
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas combi: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 253 l



**KFN 7774 C**  
PVPr: 2.799 €



- PerfectFresh Active
- Pared posterior seca CleanSteel
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas combi: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 245 l



**KDN 7724 E Active**  
PVPr: 1.349 €



- DailyFresh
- Dimensiones encastre: 560-568 x 1772-1780 x 550 mm
- Medidas combi: 541 x 1772 x 548 mm
- Capacidad útil: 260 l

Integrable en mueble de 178 x 60 cm

CONGELADORES



**FNS 7794 D L Active Door**  
PVPr: 3.299 €



- NoFrost
- Fabricador de hielo con conexión de agua
- **ActiveDoor**, apertura de la puerta automáticamente mediante un comando de voz o tocando
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas congelador: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 213 l



**FNS 7774 D**  
PVPr: 2.749 €



- NoFrost
- Fabricador de hielo con conexión de agua
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas congelador: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 213 l



**FNS 7740 D 125 Gala Edition**  
PVPr: 2.449 €



- NoFrost
- **3 años de garantía Miele + 125 semanas de ampliación de garantía de regalo**
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas congelador: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 213 l



**FNS 7710 E**  
PVPr: 1.999 €



- NoFrost
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas congelador: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 213 l

FRIOGORÍFICOS



**K 7797 C R Active Door**  
PVPr: 3.299 €



- PerfectFresh Active
- Pared posterior seca CleanSteel
- **ActiveDoor**, apertura de la puerta automáticamente mediante un comando de voz o tocando
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas frigorífico: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 296 l



**K 7777 C**  
PVPr: 2.649 €



- PerfectFresh Active
- Pared posterior seca CleanSteel
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas frigorífico: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 296 l



**K 7747 C 125 Gala Edition**  
PVPr: 2.099 €



- PerfectFresh Pro
- Pared posterior seca CleanSteel
- **3 años de garantía Miele + 125 semanas de ampliación de garantía de regalo**
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas frigorífico: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 294 l



**K 7737 D**  
PVPr: 1.649 €



- DailyFresh
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1788 x 550 mm
- Medidas frigorífico: 559 x 1770 x 546 mm
- Capacidad útil: 308 l

Integrable en mueble de 141 x 60 cm

CONGELADORES



**FNS 7470 D**  
PVPr: 2.199 €



- NoFrost
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1397-1413 x 550 mm
- Medidas congelador: 559 x 1395 x 544 mm

FRIOGORÍFICOS



**K 7448 C**  
PVPr: 1.849 €



- PerfectFresh Pro
- Pared posterior seca blanca
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1397-1413 x 550 mm
- Medidas frigorífico: 559 x 1395 x 546 mm
- Capacidad útil: 206 l

Integrable en mueble de 88 x 60 cm

CONGELADORES



**F 31202 Ui-1**  
PVPr: 1.349 €



- ComfortFrost
- **Integrable bajo encimera o en mueble bajo**
- Dimensiones encastre: 600-600 x 820-880 x 550 mm
- Medidas congelador: 597 x 820 x 550 mm
- Capacidad útil: 95 l

FRIOGORÍFICOS



**K 31222 Ui-1**  
PVPr: 1.349 €



- ComfortClean
- **Integrable bajo encimera o en mueble bajo**
- Dimensiones encastre: 600-600 x 820-880 x 550 mm
- Medidas frigorífico: 597 x 820 x 550 mm
- Capacidad útil: 136 l



**K 7126 E**  
PVPr: 899 €



- ComfortFrost
- Dimensiones encastre: 560 - 568 x 874 - 881 x 550 mm
- Medidas frigorífico: 541 x 874 x 545 mm
- Capacidad útil: 119 l

Integrable en mueble de alto 217 cm

MASTERCOOL COMBIS



**KF 2902 Vi**  
PVP: 9.599 €



- MasterFresh
- Pared posterior seca CleanSteel
- Fabricador cubitos hielo
- Dimensiones encastre: 915 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas combi mastercool: 908 x 2127 x 629 mm
- Capacidad útil: 555 l



**KF 2802 Vi**  
PVP: 8.999 €



- MasterFresh
- Pared posterior seca CleanSteel
- Fabricador cubitos hielo
- Dimensiones encastre: 762 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas combi mastercool: 756 x 2127 x 629 mm
- Capacidad útil: 452 l

MASTERCOOL CONGELADORES



**F 2813 Vi E**  
PVP: 8.899 €



- NoFrost
- Puerta fija
- Dimensiones encastre: 762-765 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas congelador mastercool: 756 x 2127 x 629 mm
- Capacidad útil: 445 l



**F 2672 Vi**  
PVP: 8.899 €



- NoFrost
- Dispensador agua & hielo
- Dimensiones encastre: 610 x 2134 x 629 mm
- Medidas congelador mastercool: 603 x 2127 x 608
- Capacidad útil: 304 l

MASTERCOOL FRIGORÍFICOS



**K 2902 Vi**  
PVP: 8.899 €



- MasterFresh
- Push2Open
- Dimensiones encastre: 914-918 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas frigorífico mastercool: 908 x 2127 x 610 mm
- Capacidad útil: 579 l




**K 2802 Vi**  
PVP: 8.399 €



- MasterFresh
- Push2Open
- Pared posterior seca CleanSteel
- Dimensiones encastre: 762-765 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas frigorífico mastercool: 756 x 2127 x 629
- Capacidad útil: 467 l

Acondicionadores de vino de integración

MasterCool integrable en mueble de 217 x 61 cm



**KWT 2612 Vi LI**  
PVP: 9.899 €



- 3 zonas de temperatura
- 104 botellas
- Push2Open
- **Puerta panelable**
- Dimensiones encastre: 610 x 2134-2164 x 629 mm
- Medidas acond. de vino mastercool: 603 x 2125 x 608 mm
- Capacidad útil: 441 l

Integrable en mueble de 89 x 60 cm



**KWT 6422 iG-1**  
PVP: 3.199 €



- 2 zonas de temperatura
- 33 botellas
- Dimensiones encastre: 560-570 x 874-890 x 550 mm
- Medidas acond. de vino: 595 x 906 x 572 mm
- Capacidad útil: 104 l

Integrable en mueble de 45 x 60 cm




**KWT 7112 iG**  
PVP: 2.749 €



- 1 zona de temperatura
- 18 botellas
- Dimensiones encastre: 560-570 x 450-452 x 550 mm
- Medidas acond. de vino: 595 x 455 x 559 mm
- Capacidad útil: 47 l

Integrable en mueble de 178 x 60 cm



**KWT 6722 iGS-1**  
PVP: 4.499 €



- 2 zonas de temperatura
- 80 botellas
- Set Sumiller
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1780 x 550 mm
- Medidas acond. de vino: 595 x 1770 x 572 mm
- Capacidad útil: 271 l

Integrable en mueble de 89 x 60 cm



**KWT 6422 i-1**  
PVP: 2.999 €



- 2 zonas de temperatura
- 30 botellas
- **Puerta panelable**
- Dimensiones encastre: 560-570 x 874-890 x 550 mm
- Medidas acond. de vino: 557 x 872 x 553 mm
- Capacidad útil: 97 l

Bajo encimera en mueble de 87 x 60 cm




**KWT 6321 UG**  
PVP: 2.699 €



- 2 zonas de temperatura
- 34 botellas
- Puera de cristal /Tirador
- **Integrable bajo encimera o en mueble bajo**
- Dimensiones encastre: 600 x 820-870 x 580 mm
- Medidas acond. de vino: 597 x 819 x 575 mm
- Capacidad útil: 94 l

Integrable en mueble de 178 x 60 cm



**KWT 6722 iS-1**  
PVP: 4.399 €



- 2 zonas de temperatura
- 80 botellas
- Set Sumiller
- **Puerta panelable**
- Dimensiones encastre: 560-570 x 1772-1780 x 550 mm
- Medidas acond. de vino: 557 x 1770 x 553 mm
- Capacidad útil: 254 l

Bajo encimera en mueble de 87 x 60 cm



**KWT 6322 UG-1**  
PVP: 3.349 €



- 2 zonas de temperatura
- 34 botellas
- Puerta de cristal
- Push2Open
- **Integrable bajo encimera o en mueble bajo**
- Dimensiones encastre: 600 x 820-870 x 580 mm
- Medidas acond. de vino: 597 x 822 x 577 mm
- Capacidad útil: 94 l

# Lavavajillas



## Eficiencia energética A

Máxima eficacia y óptimos resultados de limpieza y secado con el menor consumo energético.



## Lavavajillas con Knock2open

Con tan solo dos toques en la puerta, el lavavajillas se abre de forma automática, ¡sin tirador!



## Lavavajillas XXL

Los lavavajillas XXL ofrecen hasta un 25% más de volumen de carga en el cesto superior para una mayor flexibilidad, p. ej., para copas de pie alto, tazas de café grandes y piezas de hasta 23 cm de diámetro.



## AutoDos

El primer sistema de dosificación automática con PowerDisk integrado. Así, el lavavajillas y el exclusivo detergente en polvo granulado se convierten en un sistema de dosificación preciso en función del programa y del grado de suciedad de la vajilla.



## Secado

AutoOpenSecado óptimo: la puerta se abre automáticamente al finalizar el programa de lavado.



## QuickPowerWash

Programa corto: resultados perfectos en solo 58 minutos para vajilla con un grado de suciedad normal.





Lavavajillas 60 cm



**G7985 SCVi XXL**  
**PVPr: 3.149 €**  
 Gran tamaño XXL

**G7980 SCVi**  
**PVPr: 3.049 €**



- + Display M Touch
- + Cestos Maxi Comfort
- + FlexCare Glass & Bottle
- + Luz interior



**G 5455 SCVi XXL**  
**PVPr: 1.449 €**



- + 25% de carga en el cesto superior
- + 85cm de altura



**G 7131 SCi 125 Edition**  
**PVPr: 1.599 €**



- + 14 Servicios + 10 Programas + 43dB
- + Dosificación automática "AutoDos"
- + Conexión con el móvil Miele@Home
- + Cestos Comfort Plus



**G 7793 SCVi K20 125 Gala Edition**  
**PVPr: 2.649 €**



- + 14 Servicios + 11 Programas + 41dB
- + Knock to Open
- + Extensión de garantía 125 semanas



**G 5450 SCVi**  
**PVPr: 1.299 €**



- + 44dB
- + Secado AutoOpen
- + Bandeja portacubiertos Multiflex 3D



**G5410 SCi**  
**PVPr: 1.349 €**



- + 44dB
- + Secado AutoOpen
- + Bandeja portacubiertos Multiflex 3D
- + Panel de mandos en blanco



**G7650 SCVi**  
**PVPr: 2.099 €**



- + 14 Servicios + 10 Programas + 42dB
- + ComfortClose
- + Cestos Extra Comfort



**G 5150 SCVi**  
**PVPr: 1.199 €**



- 14 Servicios + 5 Programas
- 45dB
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort



**G5110 SCi ED**  
**PVPr: 1.149 €**



- + Panel de mandos en acero



**G 7380 SCVi Frontfit**  
**PVPr: 1.799 €**



- + Tecnología de montaje Frontfit: gracias al mecanismo de deslizamiento inteligente de la puerta se reduce al mínimo la separación entre zocalo y aparato permitiendo un montaje en altura

Lavavajillas 45 cm



**G 7197 SCVi XXL 125 Edition**  
**PVPr: 1.799 €**

**G7191 SCVi 125 Edition**  
**PVPr: 1.699 €**



- 14 Servicios + 8 Programas
- 43dB
- Dosificación automática "AutoDos"
- Conexión con el móvil Miele@Home
- Cestos Comfort Plus



**G 5590 SCVi**  
**PVPr: 1.249 €**



- + 9 Servicios + 5 Programas
- + 45dB
- + QuickPowerWash
- + Cestos Comfort



**G 5110 SCi BW**  
**PVPr: 1.049 €**



- 14 Servicios + 5 Programas
- 45dB
- QuickPowerWash
- Cestos Comfort

# Servicios

**Cuando la seguridad** se convierte en un principio

Comprar un electrodoméstico Miele significa invertir en durabilidad, máximo confort de manejo y calidad premium. La mejor garantía de que tu electrodoméstico se repare de la forma más adecuada es contactar con el Servicio técnico Oficial de Miele 916 232 000, disponible en todo el territorio nacional.



**Amplia red de servicio técnico oficial:** cubrimos todo el territorio nacional para estar siempre cerca de ti.



Sólo Miele te ofrece **10 años de ampliación de garantía completa.**



**Retirada del electrodoméstico antiguo sin coste y reciclaje** a través de un gestor de residuos autorizado.

**Atención telefónica**  
de lunes a viernes de 8h a 18h  
en el tlf.: 916 232 000



**Atención de Garantías en 24h** con técnico de asistencia telefónica.



**Formación y apoyo en montajes** por parte del servicio técnico oficial Miele: cambio de sentido de apertura de la puerta en aparatos de refrigeración y montaje Side by Side gratuitos.



**Líderes en Servicio Técnico** con una valoración media 4,7/5



**Repuestos originales garantizados por 15 años.**



## Miele Start\*\*

Asesoramiento personalizado

Asesoramiento exclusivo en tu domicilio: te explicamos detalladamente todas las funciones de tus electrodomésticos para que les saques el mejor partido y consigas siempre resultados perfectos.

## Servicio de extensión

de garantía\*\*\*

¿Deseas la máxima garantía para tu nuevo electrodoméstico? Con la ampliación de la garantía, tienes la opción de ampliar la cobertura integral de tus electrodomésticos Miele hasta 10 años durante el periodo de garantía legal del fabricante.

## Servicio de mantenimiento

del aparato\*\*\*

¿Deseas una total comodidad? Ponemos a tu disposición la posibilidad de que un técnico realice el mantenimiento y puesta a punto de tus electrodomésticos en tu domicilio y con las mejores garantías. Especialmente recomendado para máquinas de café, hornos a vapor, centros de planchado, etc.

\* Fuente: Radaro. Encuesta a nivel nacional.

\*\* Servicio incluido sin coste al adquirir tu equipación Miele.  
\*\*\* Consulta condiciones y solicita este servicio a través del distribuidor o contacta directamente con atención al cliente de Miele.



Síguenos en nuestros canales de Miele España

