

Miele

Gama Lavado y secado Surtido Excellence

Lista de precios, modelos e información técnica.

Edición Junio 2023

Miele. Immer Besser.



Miele

T1

Eco & Steam & 9kg

Passion



Las dos líneas de diseño

W1 y T1

Con Miele no es necesario elegir entre la mejor tecnología y el diseño más atractivo. Modelos disponibles en dos tipos de diseño, con la misma dotación: ChromeEdition y WhiteEdition.




ChromeEdition

Diseño clásico, según el modelo, con anillo de puerta cromado, gris grafito o blanco. Se puede elegir entre aparatos con paneles rectos o inclinados.



WhiteEdition

Un nuevo diseño en lavandería: según el modelo con aro en color blanco, negro o aluminio.



¿Qué tipo de manejo se adapta mejor a tus necesidades?

El concepto de manejo de las lavadoras y secadoras de Miele se ha planteado de forma intuitiva y lógica: un cómodo mando giratorio para el programa de lavado o secado y teclas sensoras organizadas de forma sencilla para las funciones complementarias. El ajuste más habitual ya está preseleccionado. Inicia tu programa rápida y fácilmente.

Las diferentes gamas de electrodomésticos de Miele ofrecen una amplia variedad de conceptos de manejo pero comparten diseño. La lavadora y la secadora de Miele combinan a la perfección con los electrodomésticos de Miele de otras gamas.



EasyControl

Selección sencilla: seleccionar un extra es tan sencillo como activar su tecla sensora.



DirectSensor

Con tan solo una pulsación: selección directa de extras mediante teclas sensoras.



ComfortSensor

Rápido e intuitivo: display de 1 línea, selección directa de los extras mediante teclas sensoras.



Manejo táctil: M Touch

El innovador display Touch de las lavadoras y secadoras te lleva rápidamente a tu objetivo: manejo sencillo y autoexplicativo. Como en un smartphone, los ajustes de la lavadora se realizan tocando, deslizando y desplazándose por un display a color TFT con texto claro. Display central con textos en color blanco y símbolos informativos, fácilmente legibles sobre un fondo negro. Para facilitarle la experiencia al usuario, los textos informativos aparecen destacados con colores.



M Touch

Fácil selección tocando, deslizando y desplazando.



Ajuste del timer con mando giratorio



Menú desplegable para mostrar información adicional y activar otras funciones



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Todas las ventajas* de las lavadoras de Miele

Sólo en Miele Dosificación automática del detergente TwinDos®¹⁾

El mejor sistema de dosificación de detergente líquido.

TwinDos®, el mejor sistema de dosificación automática de detergente líquido: con UltraPhase 1 y 2, no solo es práctico, sino que, además, garantiza los mejores resultados de limpieza. El sistema TwinDos® dosifica la cantidad necesaria de UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso del proceso de lavado. Además, gracias a TwinDos®, se reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosificación manual.



Sólo en Miele Tecnología de lavado innovadora PowerWash

Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas grandes como pequeñas.



Sólo en Miele Probadas para una durabilidad de 20 años²⁾

Algunos motores de automóviles se prueban durante 3.000 horas, nosotros probamos el rendimiento constante de nuestras máquinas durante 10.000 horas.²⁾



Sólo en Miele Cápsulas monodosis CapDosing³⁾

Sencillo y sostenible: dosificación óptima de detergentes especiales, suavizante y aditivos gracias a CapDosing.



Sistema de vapor SteamCare⁴⁾

Máxima versatilidad: con SteamCare podrás refrescar y alisar tu prenda favorita con facilidad.



Higiene contra virus probada

Higiene total: con TwinDos® y PowerWash, se elimina más del 99,9 %⁵⁾ de los virus como el covid de forma fiable.



Por la compra de un modelo de lavadora con CapDosing, recibirás gratis 3 Caps.

*** Según el modelo

¹⁾ Patente TwinDos®: EP 2 784 205

²⁾ Durante la fase de desarrollo de la serie de lavadoras W1, Miele ha sometido a pruebas varios modelos y piezas principales durante 5.000 ciclos de lavado (= 5 ciclos de lavado por semana durante 50 semanas p.a.) en varios programas.

Más información: miele.com/20years

³⁾ Patente CapDosing: EP 2 365 120

⁴⁾ Patente SteamCare: EP 2 006 432

⁵⁾ Científicamente analizado por la Universidad de Albstadt-Sigmaringen y certificado con la etiqueta de oro del Instituto de Higiene Integral y Virología InFLuenc_H. Se aplica a todos los modelos con TwinDos® y PowerWash en el programa Hygiene Algodón 60 °C y el Extra AllergoWash. Más detalles sobre los métodos en www.miele.com/wa-c

¿Qué otras ventajas de confort son interesantes para ti?

Otras ventajas* de las lavadoras de Miele



Sólo en Miele **QuickPowerWash**
Limpieza eficaz en un tiempo récord de tan solo 49 minutos.



Sólo en Miele **Tambor protector**
Máxima protección de las prendas: la estructura de panal de abeja del tambor permite que la ropa se deslice sobre una fina película de agua.



Combinación eficiente de TwinDos® y SingleWash
Muy eficiente: con TwinDos® y SingleWash ahorras hasta un 40 % de detergente¹⁾ y un 60 % de energía y tiempo²⁾.



Alisar con vapor
50 % menos planchado – prendas con menos arrugas tras un programa de lavado.



Opción Manchas
Limpieza intensiva: el proceso de lavado se adapta al tratamiento de las manchas.



MultiLingua
Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.



Eficiencia energética
Absolutamente ejemplar: la mejor clase de eficiencia energética con resultados de lavado óptimos y tiempos de funcionamiento cortos.



Control automático de carga
Lógica Miele: menos carga, menos consumo de agua y de energía. Totalmente automático.



EcoFeedback
Consumos de un vistazo: a través de esta función tienes un control exacto del consumo de agua y electricidad.



Agua caliente

Para más sostenibilidad: ahorra hasta un 65 % de electricidad³⁾ con la segunda conexión para agua caliente si el agua se calienta p. ej. con energía solar.



Sólo en Miele SingleWash

El programa ideal para lavar una sola prenda: lava tu blusa favorita de forma rápida, cuidadosa y eficiente.



Motor ProfiEco⁴⁾

Potentes y eficientes: motores ProfiEco con accionamiento inverter para un lavado perfecto.



Garantía de protección contra fugas⁵⁾

Máxima seguridad: Miele asume los costes materiales de daños por defectos en el sistema antifugas durante 20 años.



Sistema WaterProof (WPS)

Dos mejor que uno: en caso de fuga, una segunda electroválvula detiene la entrada de agua directamente en la toma.




Sistema Watercontrol (WCS)

Todo seco: el sistema Water Control vigila la entrada de agua, detectando fugas y agua en la bandeja de suelo.




AddLoad

Disfruta de la máxima comodidad: después del inicio del programa puedes añadir o retirar prendas.



Higiene certificada⁶⁾

Demostrado por la Universidad de Rhein-Waal: con AllergoWash se elimina hasta el 99,99 % de las bacterias.



Conexión en red de electrodomésticos con Miele@home⁷⁾

Optimiza tu tiempo: Miele@home te permite conectar tus electrodomésticos de forma inteligente y disfrutar de muchas otras opciones.

* Según el modelo. ¹⁾ En caso necesario, dosificación automática sin SingleWash. ²⁾ En el programa «Sintéticos/mezcla de algodón 40 °C». Aparatos sin PowerWash ni SingleWash ³⁾ Comparado con el uso de agua fría solo con una carga de 9 kg de prueba en el programa Algodón a 60 °C, temperatura del agua caliente de 55 °C, temperatura ambiente de 23 °C, sin flujo de agua fría. ⁴⁾ Patente del motor ProfiEco: EP 2 840 679 ⁵⁾ Ver también el glosario. Para saber más sobre la garantía antifugas, consulta el cuaderno de la garantía. ⁶⁾ Probado y confirmado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Rhein-Waal. Se aplica a todos los modelos en el programa Sintéticos/Mezcla 40 °C con el extra AllergoWash y, si está disponible en el modelo, en el programa Algodón Higiene 60 °C. A la descripción metodológica de la prueba se accede mediante el siguiente enlace: www.miele.com/media/ex/com/Testkriterien_Hygiene-Siegel.pdf ⁷⁾ Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las funciones inteligentes se proporcionan a través del sistema Miele@home. El número de funciones disponibles puede variar según el modelo y el país.

¿Qué programas de lavado te interesan especialmente?

Programas especiales adecuados a cada tipo de tejido*



Refrescar / Alisar con vapor

Planchar menos: el toque final con vapor de la ropa seca o recién lavada reduce el planchado en un 50 %.



Sólo en Miele Automático plus

Para cargas mixtas: la ropa delicada y la de algodón se pueden mezclar cómodamente en una carga.



Algodón Higiene

Información importante: un nivel de agua elevado y tiempos de mantenimiento de la temperatura prolongados eliminan los gérmenes y ácaros de forma fiable.



Plumas/edredones de plumas

Máximo volumen: las chaquetas de plumas y los edredones quedan esponjosos y conservan su forma.



Ropa oscura / Vaqueros

Adiós a las decoloraciones: los tejidos conservan su color sin las antiestéticas rayas ni arrugas.



Sólo en Miele Express 20¹⁾

Prendas disponibles rápidamente: cargas pequeñas de prendas no muy sucias vuelven a estar disponibles rápidamente.



Delicado

Respetuoso y suave: este programa especial conserva los textiles sintéticos perfectos durante mucho tiempo.



Cortinas

Limpieza impecable: el prelavado automático elimina el polvo y la suciedad, después continúa con el lavado intensivo.



Impermeabilizar

El mejor efecto posible: la fijación térmica garantiza las propiedades hidrófugas del tejido.



Almohadas

Maravillosamente frescas: incluso las almohadas grandes con relleno sintético salen como nuevas.



Prendas nuevas

Máximo cuidado desde el primer momento: lavado delicado de las prendas nuevas para conservar su forma y color.



Camisas

Menos arrugas: reduce las arrugas y facilita visiblemente el planchado posterior de blusas y camisas.



Outdoor

El mejor cuidado: las prendas exteriores de alta calidad conservan su funcionalidad en cualquier clima.



Sólo en Miele QuickPowerWash²⁾
Eficiencia de lavado A en un tiempo récord de tan solo 49 minutos.



Seda

Máximo cuidado: lavado delicado de los tejidos sin lana en cuya etiqueta se indica lavado a mano.



Zapatillas de deporte

Para campeones: el programa especial de Miele protege las zapatillas durante el lavado.



Ropa de deporte

Programa Ropa de deporte: prendas listas en un tiempo récord.



Lana

Nada se encoge ni apelmaza: protección especial de las prendas de lana delicadas.

* Según el modelo

¹⁾ Patente: DE 10 2007 037 159

²⁾ Testado y confirmado por el WFK

¿Qué significa cada icono?

Iconos para lavadoras de carga frontal

Clase de eficiencia energética

Se indica la clase de eficiencia energética del aparato.



Se muestran las clases de eficiencia energética de la A a la G.

Tambor protector con capacidad de carga

Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.



Tambor protector con una capacidad de carga de 1–9 kg.

Sistema de dosificación

Indica que el modelo dispone de sistema de autososificación de detergente.



Resultados de lavado perfectos, gracias al sistema de dosificación automática de detergente de 2 fases de Miele.

PowerWash

Indica si el modelo dispone del sistema PowerWash.



La tecnología de lavado de Miele combina el mejor rendimiento de lavado y programas cortos con una alta eficiencia energética.

CapDosing¹⁾

Indica si el modelo dispone de CapDosing.



Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavizante y aditivos.

Funciones de alisado

Indica las funciones de alisado disponibles en la máquina.



Reducción del planchado del 50 %, gran variedad de aplicaciones: tras un programa de lavado o como programa de alisado independiente.

W1 Excellence Edition



Lavadora WEG 665

Gama Reference 1

- Diseño Excellence ChromeEdition: puerta blanco loto con aro cromado
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 10 programas de lavado y 5 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (An x Al x Fo):
850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado 1.599 €
Nº de material 11541990
Nº EAN 4002516349228



Lavadora WEI 865

Gama Reference 2

- Diseño ChromeEdition: puerta blanco loto con aro cromado
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 6 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (An x Al x Fo):
850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado 1.799 €
Nº de material 11542000
Nº EAN 4002516349310



Prendas esponjosas, con aroma agradable y casi sin arrugas – ¡así funciona hoy en día el secado!
Secadora T1 de Miele





¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de las secadoras Miele

Sólo en Miele **Tecnología EcoDry**
La tecnología EcoDry de Miele garantiza consumos energéticos bajos y tiempos de secado cortos a largo plazo. Gracias a la combinación del sistema de filtros patentado¹⁾ de Miele y al intercambiador de calor sin mantenimiento, las pelusas no se acumulan en el intercambiador y no afectan al funcionamiento con el paso del tiempo.

Gracias a EcoDry, las secadoras de bomba de calor de Miele funcionan siempre de forma eficiente, durante toda su vida útil.



Sólo en Miele **Sistema de fragancias FragranceDos²⁾**
Frescura para todos los sentidos: la fragancia de Miele perfuma tu ropa de forma agradable.



Sólo en Miele **Testadas para una durabilidad de 20 años³⁾**
Algunos motores de automóviles se prueban durante 3.000 horas, nosotros probamos el rendimiento constante de nuestras máquinas durante 10.000 horas.³⁾



Eficiencia energética
La mejor eficiencia energética de Miele te ayudará a conseguir la mayor rentabilidad y los mejores resultados.



DryCare 40
Delicado con las prendas: con DryCare 40 podrás secar casi todo lo que se puede lavar a 40 °C⁴⁾. Esto ahorra mucho tiempo.



Sistema de vapor SteamFinish
Menos plancha, más frescor: tus prendas se alisan y airean visiblemente en la secadora.

* Según el modelo

¹⁾ Patente: EP 2 107 155

²⁾ Patente: EP 2 431 516

³⁾ Durante la fase de desarrollo de la serie de secadoras T1, Miele ha testado varios modelos y piezas principales durante 5.000 secados (= 5 secados a la semana durante 50 semanas p.a.) en varios programas. Más información: miele.com/20years

⁴⁾ No apto para prendas de lana o seda.

¿Qué otras ventajas de confort son interesantes para ti?

Otras ventajas* de las secadoras de Miele



EcoSpeed

Doble ventaja: gracias a EcoSpeed tu ropa se seca 20 minutos más rápido¹⁾ con la máxima eficiencia energética.



Tecnología de bomba de calor

Consciente y respetuosa con el medioambiente: el secado a baja temperatura protege no solo el medioambiente, sino también tu ropa.



Sólo en Miele SilenceDrum

Mucho más silencioso: con SilenceDrum se reducen los ruidos de traqueteo, por ejemplo, por el rozamiento de los botones con el tambor.



HygieneDry

Higiénicamente limpio: HygieneDry elimina de forma fiable el 99,99 %²⁾ de las bacterias.



Sólo en Miele Secado perfecto PerfectDry

Ropa esponjosa y suave: PerfectDry garantiza el secado preciso de tu ropa.



Sólo en Miele Tambor protector³⁾

Menos arrugas, planchado fácil: gracias a la estructura de panal de abeja, las prendas se secan de forma delicada y homogénea.



Protección antiarrugas

Sin arrugas: la ropa se ahueca después de finalizar el programa y se protege contra la formación de arrugas.



Sólo en Miele Cómodo filtro de pelusas⁴⁾

Fácil acceso: el filtro de pelusas doble atrapa las pelusas y se limpia con facilidad.



Conducción de agua condensada integrada⁵⁾

Sin vaciado: el agua condensada se retira a través de una manguera directamente al fregadero o al sifón.

* Según el modelo ¹⁾ En comparación con las secadoras de Miele sin EcoSpeed con la misma carga y clase de eficiencia energética. Testado en el programa Algodón con carga completa.

²⁾ Probado para las bacterias Bacillus subtilis y Saccharomyces cerevisiae en el grado de secado HygieneDry con media carga. Se puede encontrar la descripción de los métodos en miele.de/testkriterien-trockner ³⁾ Patente: EP 1 293 594 ⁴⁾ EP: 2 273 005 ⁵⁾ Patente: EP 2 532 779



Máxima eficiencia de condensación

Mayor protección para la estancia y los muebles: pérdida de humedad un 50 % menor que la requerida para la eficiencia de condensación A.



Intercambiador de calor libre de mantenimiento

Ahorro de tiempo y energía: un filtro protege el intercambiador de calor y evita tener que limpiarlo.



Motor ProfiEco⁶⁾

Potentes y eficientes: motores ProfiEco con accionamiento inverter para un lavado perfecto.



Sólo en Miele EcoFeedback

Siempre a la vista: para conseguir un consumo bajo, en todo momento se indica el consumo energético y el estado del filtro de pelusas.



Higiene contra virus en plata

Higiénicamente limpio: con HygieneDry se eliminan de forma fiable más del 99,9 %⁷⁾ de los virus.



AddLoad

Máximo confort: incluso después de empezar el programa podrás añadir o retirar prendas con total comodidad.



Wash2Dry⁸⁾

Integradas: la lavadora le indica a la secadora qué programa debe utilizar.



Conexión en red con Miele@home⁹⁾

Optimiza tu tiempo: Miele@home te permite conectar tus electrodomésticos de forma inteligente y disfrutar de muchas otras opciones.



DryFresh[®]

Aireada con rapidez: gracias a DryFresh[®] tu ropa huele como recién lavada después del programa de secado.

⁶⁾ Patente: EP 2 840 679 ⁷⁾ Con la excepción de la hepatitis B, científicamente analizado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Albstadt-Sigmaringen y certificado con la etiqueta de plata por el Instituto de Higiene Integral y Virología -InFluenc_H. Ir al siguiente enlace para ver la descripción detallada de los métodos: <https://www.miele.com/tr-c> ⁸⁾ Para esta función, se deben registrar la secadora y la lavadora en la red local o en la App. ⁹⁾ Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. Puede variar según el modelo y el país.

¿Qué programas de secado te interesan especialmente?

Programas especiales adecuados a cada tipo de tejido*



Automático plus

Para cargas mixtas: la ropa delicada y la de algodón se pueden mezclar cómodamente en una carga.



Algodón Higiene

Importante: la combinación especial de temperatura/tiempo no les da ninguna posibilidad a los gérmenes y ácaros.



Ropa de cama

Mejores resultados: secado uniforme de prendas grandes.



Alisar extra

Visiblemente sin arrugas: secado cuidadoso de las prendas húmedas y secas.



Express

Cuando la rapidez es un factor: seca cantidades pequeñas de ropa en un tiempo récord.



Silencio plus

Comodidad: programa especial para prendas de algodón y mezcla de algodón que seca de forma muy silenciosa.



Delicado

Protege las fibras sintéticas: programa especial para que las fibras se mantengan perfectas durante mucho tiempo.



Alisar con vapor

Menos arrugas, planchado rápido: las prendas se alisan o airean en la secadora.



Ahuecar seda

Casi sin arrugas: los tejidos de seda se secan con tanta delicadeza que las arrugas se reducen al mínimo.



Ahuecar lana

Prendas esponjosas: tratamiento respetuoso y delicado de las prendas de lana conservando su valor.



Impermeabilizar

El mejor efecto posible: la fijación térmica garantiza las propiedades hidrófugas del tejido.



Vaqueros

Resultado perfecto: evita las marcas y arrugas en tus vaqueros favoritos.




Almohadas

Esponjoso: incluso los cojines grandes recuperan su esponjosidad, ya sean de relleno de plumas, plumón o sintético.



Camisas

Menos arrugas: reduce las arrugas y facilita visiblemente el planchado posterior de blusas y camisas.



Outdoor

Secado delicado protegiendo la funcionalidad de los tejidos de membrana multicapa.



Ropa de deporte

Programa Ropa de deporte: prendas listas en un tiempo récord.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para secadoras

Eficiencia energética

Indica la eficiencia energética de la máquina.



Se muestran las clases de eficiencia energética de la A+++ a la D.

Tipo de tambor/capacidad de carga

Indica el tipo de tambor y la capacidad de carga.



Tambor protector con una capacidad de carga de 1-9 kg.

EcoDry

Indica si la máquina está dotada con tecnología EcoDry.



Siempre eficiente: gracias al sistema de filtros y al intercambiador de calor libre de mantenimiento, el consumo energético y la duración de los programas se mantienen siempre bajos.

EcoSpeed

Indica si el modelo está dotado de EcoSpeed.



Secado hasta 40 minutos más rápido¹⁾ con la mejor eficiencia energética.

FragranceDos²⁾

Indica si el modelo dispone de la función FragranceDos.



Ropa fresca y esponjosa durante más tiempo gracias a las fragancias para secadoras de Miele.



Prendas con aroma agradable: elige entre 2 fragancias diferentes e intercámbialas a tu gusto.

Funciones de alisado

Indica de qué función de alisado dispone la máquina.



Una combinación de calor y vapor alisa las prendas ya en la secadora.

¹⁾ En comparación con las secadoras de Miele sin EcoSpeed con la misma carga y clase de eficiencia energética.

²⁾ Patente: EP 2 431 516

T1 Excellence Edition



Secadora TED 265

Gama Discovery 1

- Diseño Excellence ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado

1.249 €

Nº de material

11845030

Nº EAN

4002516480518



Secadora TEF 765

Gama Reference 1

- Diseño Excellence ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y opción DryCare 40 que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos(2): elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado

1.449 €

Nº de material

11845040

Nº EAN

4002516480488



Secadora TEL 785

Gama Reference 2

- Diseño Excellence ChromeEdition
- Capacidad 9 kg de carga
- 12 programas de secado y 6 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia DryFresh) y PowerFresh
- Silenciosa: 64 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Funcion AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos(2): elige el aroma de ru ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad: Conectividad con Miele@mobile
- Avisador acústico
- Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado

1.949 €

Nº de material

11845100

Nº EAN

4002516480785

Miele S.A.U.

Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega,
Alcobendas
Telf. 91 623 20 00

Atención exclusiva para el distribuidor especialista

Telf. 91 623 20 22

domestic-kitchen@miele.es (pedidos e información de producto)

domesticsservice@miele.es (asistencia técnica y repuestos)

Atención al consumidor

Telf. 91 623 20 00

info@miele.es

Miele online

miele.es

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:



Miele Experience Center La Moraleja

Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66

Miele Experience Center Madrid

Claudio Coello, 17
28001 Madrid
Telf. 91 111 55 67

Miele Experience Center Las Rozas

Londres, 28A
28232 Las Rozas
Telf. 91 111 55 68

Miele Experience Center Barcelona

Vía Augusta, 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50

Miele Experience Center Bilbao

Plaza de Euskadi, 3
48009 Bilbao
Telf. 94 678 11 08

Miele Experience Center Valencia

Hernán Cortés 24
46004 Valencia
Telf. 96 110 65 35

Tu distribuidor oficial Miele: