

**Miele**

# Campanas extractoras

Programa Design

Versión Abril 2022

**Miele. Immer Besser.**



# CAMPANAS EXTRACTORAS





# Excelentes perspectivas para planificar tu cocina

## Tipos de campanas extractoras de Miele

### Tipos de construcción

**Campanas extractoras de pared y en isla**  
El centro de todas las miradas en la cocina



Campanas extractoras en isla




Campanas extractoras de pared

**Campana extractora de techo**  
Ventilación integrada para una visión completamente diáfana



**Campanas extractoras Downdraft**  
La solución elegante por detrás de la placa de cocción



**Campanas extractoras integradas**  
La solución perfecta para cada situación de montaje




Campanas extraplanas



Campana extractora empotrable bajo armario superior



Extractor de encimera



Grupo filtrante

# Encuentra el mejor ancho para tu placa de cocción

¿En qué anchos están disponibles las campanas extractoras Miele?



**Para cocinas de tamaño pequeño y medio**  
Campanas extractoras entre 50 cm y 80 cm de ancho



**Para cocinas grandes y abiertas**  
Campanas extractoras entre 90 cm y 120 cm de ancho

# El ambiente ideal para cada estilo de vida

Funciones de las campanas extractoras Miele


Al cocinar y, especialmente al freír, se generan vapores formados por una mezcla de vapor de agua, componentes grasos y olores. Si el aire de la cocina no se aspira o filtra, estos vapores permanecen en las estancias y cargan el ambiente. Con el tiempo, acaban por dañar los muebles de cocina, el papel o la pintura de las paredes, etc., ya que los impregnan de grasas y vapores. Para la limpieza eficiente del aire existen tres opciones: salida de aire, salida de aire con un motor externo y recirculación de aire.



**Salida de aire:** alta eficiencia y eliminación de la humedad



**Salida de aire con motor externo:** efectivas y especialmente silenciosas



**Recirculación de aire:** sencillas y ventajosas energéticamente

# Aura 4.0 Ambient

Elegante y con manejo inteligente



El modelo Aura 4.0 Ambient pone un toque de exclusividad en tu cocina. Esta innovadora campana con recirculación de aire no solo aspira los vapores de la cocina, sino que además está equipada con nuevas funciones:

- la primera campana extractora de Miele que cuenta de forma exclusiva con un manejo inteligente mediante la app Miele.
- Función de deshumidificación, Humidity-Balance: la campana absorbe la humedad que se genera durante el proceso de cocción y la guarda en un filtro.
- Un sensor integrado determina el momento perfecto para devolver esa humedad al aire de la estancia.
- MyAmbientLight te permite ajustar el color de la luz de la campana a tu gusto.
- Función AmbientFragrance: impregna tu cocina con el agradable aroma de nuestra fragancia SummerGarden.



Manejo inteligente exclusivamente mediante la app Miele



Una agradable fragancia en la cocina



Iluminación en color personalizada



Función única de eliminación de la humedad



## ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas\* de las campanas extractoras Miele

### **Sólo en Miele** Con@ctivity – La integración domótica de las campanas extractoras de Miele

Con Con@ctivity 3.0 la campana sabe lo que tiene que hacer: reacciona automáticamente a los ajustes de la placa de cocción y adapta la potencia de absorción a lo que sucede en la placa, garantizando un ambiente agradable, sin olores incómodos. Con Con@ctivity 3.0 la placa y la campana se comunican entre sí vía WiFi y se integran en Miele@home.



### **Motor ECO**

Potencia y ahorro de energía: el motor de corriente continua ahorra hasta un 70 % de energía en comparación con los ventiladores convencionales.



### **MyAmbientLight**

Ajusta el color de la luz que más te gusta.



### **Silence**

Funcionamiento eficiente y silencioso: el motor está dotado con un paquete de aislamiento acústico especial que reduce el nivel acústico de forma eficiente.



### **CleanCover de Miele**

Protección y fácil limpieza: la superficie lisa y cerrada evita el contacto directo con los cables y las piezas del motor.



### **Filtro de metal en acero inoxidable (10 capas)**

Filtrado eficiente y estética impecable: eficaz contra la grasa y apto para la limpieza en el lavavajillas.

# ¿Qué significa cada icono?

## Iconos para las campanas extractoras



### Eficiencia energética

Indica las clases de eficiencia de energía desde A++ hasta C.



### Con@ctivity

Función automática mediante WiFi para un ambiente agradable y un manejo cómodo



### MobileControl

Consulta el estado o maneja los electrodomésticos desde tu smartphone o tablet



### Filtro de 10 capas

Filtro de grasa de metal de 10 capas, apto para el lavado en el lavavajillas



### Indicador de filtro

Indicación óptica del nivel de saturación del filtro de grasa y del filtro de carbón activo



### Motor ECO

Campana extractora especialmente eficiente



### Silence

Ambiente casi sin ruido en la cocina



### INDIVIDUAL


Soluciones personalizadas de campanas para cada cliente



### Hood in motion

Campanas extractoras Miele en movimiento

# CAMPANAS EXTRACTORAS DE TECHO



### Campana extractora de techo DA 2808 EDST

- 88 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Motor ECO integrado para menor ruido: 65dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 725 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 880 x 342 x 500

### Acero inox.


Nº de material: 10862800  
Nº de EAN: 4002516019527

### Brilliant White

Nº de material: 10751520  
Nº de EAN: 4002515937136



# CAMPANAS EXTRACTORAS EN ISLA



## Campana extractora decorativa en isla DA 6708 D "Aura Edition 6000"

- 100 cm de ancho
- Modelo exclusivo para recirculación
- 4 niveles de potencia (incl. Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Nivel acústico en nivel Booster: 74 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 620 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 1.000 x 112 x 700

### Acero inox. CleanSteel

Nº de material: 10755650  
Nº de EAN: 4002515937099

### Brilliant White

Nº de material: 10755620  
Nº de EAN: 4002515937051

### Obsidian Black

Nº de material: 10755630  
Nº de EAN: 4002515937075



## Campana extractora decorativa en isla DA 6698 D "Puristic Edition 6000"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incl. Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Solo 65dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 730 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 85 x 598

### Acero inox. CleanSteel



Nº de material: 10750490  
Nº de EAN: 4002515937006

### Brilliant White


Nº de material: 10750450  
Nº de EAN: 4002515936948

### Obsidian Black

Nº de material: 10750470  
Nº de EAN: 4002515936979



# CAMPANAS EXTRACTORAS EN ISLA



## Campana extractora decorativa en isla DA 4248 V-D "Puristic Varia"

- 120 cm de ancho
- Modelo exclusivo para salida de aire
- 4 niveles de potencia (incl. Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 6 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Solo 70dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 675 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 1.198 x 70 x 698

### Acero inox. CleanSteel

Nº de material: 10862840  
Nº de EAN: 4002515987179



## Campana extractora decorativa en isla DA 7378 D Aura 4.0 Ambient



- Campana extractora decorativa en isla de color Brilliant White con 500 mm de diámetro
- Posibilidad de expandirla hasta 70 cm en forma ovalada
- Modelo exclusivo para recirculación
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- AmbientFragrance: fragancia SummerGarden
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Medidas del cuerpo de la campana en mm (Ø x Al): 500-700 x 440 x 500

### Nº de material:


11476590

### Nº de EAN:


4002516311102




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient



## DA 7378 D Aura 4.0 Ambient




# CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



## Campana extractora de pared DA 396-7 "Classic"

- 60 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 62 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 500 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 598 x 120 x 520



Nº de material: 10558460  
Nº de EAN: 4002515790014




## Campana extractora de pared PUR 68 W

- 60 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 67 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 650 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 598 x 62 x 500

Nº de material: 10351360  
Nº de EAN: 4002515710784




# CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



## Campana extractora de pared DA 399-7 "Classic"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 62 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 500 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 120 x 520



Acero inox. CleanSteel  
Nº de material: 10558470  
Nº de EAN: 4002515784365




## Campana extractora de pared PUR 98 W

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 67 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 650 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 62 x 500

Acero inox. CleanSteel  
Nº de material: 10383640  
Nº de EAN: 4002515710791



# CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



## Campana extractora de pared vertical DA 9091 W Screen

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una limpieza fácil del interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, apto para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 62 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 670 m<sup>3</sup>/h
- Filtros no suministrados, para recirculación: Filtro active: DKF 29-P (11292130) Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 880 x 500 x 260

**Graphite Grey**  
**Nº de material:** 11683950  
**Nº de EAN:** 4002516400035



**Obsidian Black**  
**Nº de material:** 11683940  
**Nº de EAN:** 4002516400752




## Campana extractora de pared DA 9298 W BLBO

- 90 cm de ancho
- Apto para salida de aire y de recirculación
- 5 niveles de potencia (incluyendo 2 niveles intensivos)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Acabado de la superficie de pizarra mate
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Control táctil intuitivo SmartControl
- Panel frontal abatible para una extracción perfecta
- Muy silenciosa, nivel acústico 38- 70 dB
- Potencia de 915 m<sup>3</sup>/h en nivel Intensivo
- Filtros no suministrados, para recirculación: Filtro active: DKF 29-P (11292130) Filtro regenerable longlife DKF 29-R (11295570)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 880 x 500 x 260

**Nº de material:** 12011680  
**Nº de EAN:** 4002516568834



# CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED




## Campana extractora de pared DA 6096 W "Wing"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 4,5 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 66 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 650 m<sup>3</sup>/h
- Para instalación en salida de aire hacia arriba se precisa el accesorio chimenea DADC 6000 (con pieza telescópica y tubo)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 547 x 523

**Brilliant White**  
**Nº de material:** 9982540  
**Nº de EAN:** 4002515539255



**Obsidian Black**  
**Nº de material:** 9982550  
**Nº de EAN:** 4002515539262



## Campana extractora de pared DA 4298 W "Puristic Plus"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización : 64dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 630 m<sup>3</sup>/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 62 x 500

**Acero inox. CleanSteel**  
**Nº de material:** 10862850  
**Nº de EAN:** 4002516019671



# CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



## Campana extractora de pared DA 6498 W "Pure"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WifiConnect
- Motor ECO integrado para menor ruido : 64dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 610 m<sup>3</sup>/h
- Para instalación en salida de aire hacia arriba se precisa el accesorio chimenea DADC 6000
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 899 x 550 x 530

### Graphite Grey

Nº de material: 10812190  
Nº de EAN: 4002515960837

### Obsidian Black

Nº de material: 10812180  
Nº de EAN: 4002515960820



## Campana extractora de pared DA 7198 W "Triple"



- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WifiConnect
- Motor ECO integrado para menor ruido : 72dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 600 m<sup>3</sup>/h
- Para instalación en salida de aire hacia arriba se precisa el accesorio chimenea DADC 7000 (con pieza telescópica y tubo)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 880 x 440 x 433

### Graphite Grey

Nº de material: 10812210  
Nº de EAN: 4002515976029

### Obsidian Black

Nº de material: 10812200  
Nº de EAN: 4002515976012



# CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



## Campana extractora de pared DA 4228 W "Puristic Plus"

- 120 cm de ancho
- Modelo exclusivo para salida de aire
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 4 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización : 64dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 630 m<sup>3</sup>/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 1.198 x 62 x 500

### Nº de material:

10862830  
Nº de EAN: 4002516019299





## Campana extractora de pared DA 6798 W "Shape"


- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WifiConnect
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización : 63dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 610 m<sup>3</sup>/h
- Para instalación en salida de aire hacia arriba se precisa el accesorio chimenea DADC 6000 (con pieza telescópica y tubo).
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 568 x 493

### Obsidian Black

Nº de material: 10750370  
Nº de EAN: 4002515935811



# CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED



## Campana extractora de pared DA 6698 W "Puristic Edition 6000"

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel Booster)
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización : 63dB en nivel Booster
- Potencia en nivel Booster: 640 m<sup>3</sup>/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 898 x 85 x 500

### Acero inox. CleanSteel


Nº de material: 10862860  
Nº de EAN: 4002515987162

### Brilliant White

Nº de material: 10750300  
Nº de EAN: 4002515935934

### Obsidian Black

Nº de material: 10750330  
Nº de EAN: 4002515935965



## Campana extractora empotrable bajo armario DA 1260



- 60 cm de ancho
- Para empotrar debajo de un armario superior o montaje independiente de la pared
- Apta para salida de aire y recirculación
- Iluminación mediante LEDs
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Nivel acústico en nivel Booster: 74 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 545 m<sup>3</sup>/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 598 x 125 x 500

### Acero inox. CleanSteel


Nº de material: 10552920  
Nº de EAN: 4002515790588

### Brilliant White

Nº de material: 10552960  
Nº de EAN: 4002515790595




# CAMPANAS EXTRACTORAS INTEGRADAS



## Campana extractora integrable extraíble DAS 2620 EDST

- 60 cm de ancho
- Apto para salida de aire y de recirculación
- Iluminación LED
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Muy silenciosa, nivel acústico 47- 68 dB
- Potencia de 555 m<sup>3</sup>/h en nivel Intensivo
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados:
- Set inicio de filtro active + Soporte: DKFS 31-P(11793530)
- Set inicio de filtro regenerable longlife + Soporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo):



Nº de material: 12011220  
Nº de EAN: 4002516569749




## Campana extractora integrable extraíble DAS 2920 EDST

- 90 cm de ancho
- Apto para salida de aire y de recirculación
- Iluminación LED
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Muy silenciosa, nivel acústico 47- 69 dB
- Potencia de 555 m<sup>3</sup>/h en nivel Intensivo
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados:
- Set inicio de filtro active + Soporte: DKFS 31-P(11793530)
- Set inicio de filtro regenerable longlife + Soporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo):

Nº de material: 12011230  
Nº de EAN: 4002516569831



# CAMPANAS EXTRACTORAS INTEGRADAS



## Campana extractora integrable extraíble DAS 4620

- 60 cm de ancho
- Apto para salida de aire y de recirculación
- Iluminación LED
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Muy silenciosa, nivel acústico 38- 66 dB
- Potencia de 600 m<sup>3</sup>/h en nivel Intensivo
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados:
- Set inicio de filtro active + Soporte: DKFS 31-P(11793530)
- Set inicio de filtro regenerable longlife + Soporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 596 x 36 x 273





## Campana extractora integrable extraíble DAS 4920 EDST

- 90 cm de ancho
- Apto para salida de aire y de recirculación
- Iluminación LED
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Muy silenciosa, nivel acústico 37- 66 dB
- Potencia de 600 m<sup>3</sup>/h en nivel Intensivo
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados:
- Set inicio de filtro active + Soporte: DKFS 31-P(11793530)
- Set inicio de filtro regenerable longlife + Soporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 896 x 36 x 273

Nº de material: 12011240  
Nº de EAN: 4002516569855

Nº de material: 12011270  
Nº de EAN: 4002516570066



## Campana extractora integrable extraíble DAS 4630

- 60 cm de ancho
- Diseño elegante: panel negro obsidiana
- Apto para salida de aire y de recirculación
- Iluminación LED
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Muy silenciosa, nivel acústico 38- 66 dB
- Potencia de 600 m<sup>3</sup>/h en nivel Intensivo
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados:
- Filtro active: DKF 31-P (11793450)
- Set inicio de filtro regenerable longlife + Soporte: DKFS 31-R (11793540)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 596 x 36 x 273



Nº de material: 12011250  
Nº de EAN: 4002516569800



## Campana extractora integrable extraíble DAS 4930 OBSV

- 90 cm de ancho
- Diseño elegante: panel negro obsidiana
- Apto para salida de aire y de recirculación
- Iluminación LED
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Muy silenciosa, nivel acústico 37- 70 dB
- Potencia de 720 m<sup>3</sup>/h en nivel Intensivo
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados:
- Filtro active: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerable longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 896 x 36 x 273

Nº de material: 12011280  
Nº de EAN: 4002516570172



# CAMPANAS EXTRACTORAS INTEGRADAS



## Campana extractora integrable extraíble DAS 4640 GLTR

- 60 cm de ancho
- Diseño ligero: panel de cristal transparente
- Apto para salida de aire y de recirculación
- Iluminación LED
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Muy silenciosa, nivel acústico 37- 64 dB
- Potencia de 405 m<sup>3</sup>/h en nivel Intensivo
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados:
- Filtro activo: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerable longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 564 x 68 x 307



Nº de material: 12011260  
Nº de EAN: 4002516569886




## Campana extractora integrable extraíble DAS 4940 GLTR

- 90 cm de ancho
- Diseño ligero: panel de cristal transparente
- Apto para salida de aire y de recirculación
- Iluminación LED
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Muy silenciosa, nivel acústico 36- 62 dB
- Potencia de 625 m<sup>3</sup>/h en nivel Intensivo
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados:
- Filtro activo: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerable longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 861 x 68 x 307

Nº de material: 12011290  
Nº de EAN: 4002516570257




# CAMPANA EXTRACTORA INTEGRADA




## Campana extractora integrable extraíble DAS 8930 EDST

- 90 cm de ancho
- Apto para salida de aire y de recirculación
- Iluminación LED
- Manejo Touch
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Muy silenciosa, nivel acústico 35- 70 dB
- Potencia de 880 m<sup>3</sup>/h en nivel Intensivo
- Filtros antiolor para funcionamiento en recirculación no suministrados:
- Filtro activo: DKF 31-P (11793450)
- Filtro regenerable longlife: DKF 31-R (11793470)
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 861 x 60 x 307

Nº de material: 12011300  
Nº de EAN: 4002516570332




# GRUPOS FILTRANTES



## Grupo filtrante DA 2558

- 50 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 67 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 532 x 50 x 372

Nº de material: 10862750  
Nº de EAN: 4002515987186




## Grupo filtrante DA 2360


- 60 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Filtro de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 64 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 584 x 63 x 297

Nº de material: 10555610  
Nº de EAN: 4002515794852


## DA 2558



## DA 2360




# GRUPOS FILTRANTES



## Grupo filtrante DA 2578

- 70 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 67 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 702 x 50 x 402

Nº de material: 10751660  
Nº de EAN: 4002515935460




## Grupo filtrante DA 2390


- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 64 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 884 x 63 x 297

Nº de material: 10555630  
Nº de EAN: 4002515792667

## DA 2578



## DA 2390



# GRUPOS FILTRANTES



## Grupo filtrante DA 2668

- 60 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (2 x 4,5 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 64 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 585 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 580 x 64 x 293

Nº de material: 10862760  
 Nº de EAN: 4002516019121





## Grupo filtrante DA 2698

- 90 cm de ancho
- Apta para salida de aire y recirculación
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (4 x 3 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 62 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 640 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 880 x 64 x 293

**Acero inox. CleanSteel**  
 Nº de material: 10862770  
 Nº de EAN: 4002516019398

**Brilliant White**  
 Nº de material: 10751480  
 Nº de EAN: 4002515935576




# GRUPOS FILTRANTES



## Grupo filtrante DA 2628

- 120 cm de ancho
- Exclusivo para salida de aire
- 4 niveles de potencia (incluyendo nivel Booster)
- Iluminación LED de bajo consumo (3 x 4,5 W)
- CleanCover para una fácil limpieza interior
- Indicación de saturación de los filtros de grasa
- 4 filtros de acero inoxidable con 10 capas para una máxima absorción, aptos para lavavajillas
- Con@ctivity 3.0: comunicación directa entre la placa y la campana extractora
- Compatible con placas Miele 3.0 o manejo a través de la App de Miele
- Conectividad total: Miele@home, Mobile-Control y WifiConnect
- Paquete acústico Silence de Miele para mayor insonorización: 62 dB(A) re1pW
- Potencia en nivel Booster: 640 m³/h
- Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo): 1.180 x 64 x 293

Nº de material: 10751290  
 Nº de EAN: 4002515935491



**Miele S.A.U.**

Avda. de Bruselas 31  
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas  
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00  
Fax. 91 662 02 66

**Atención al cliente**

[info@miele.es](mailto:info@miele.es)

**Servicio Post-venta**

[miele.es/service](http://miele.es/service)

**Miele online**

[miele.es](http://miele.es)

**Miele Experience Center La Moraleja**

Avenida de Bruselas, 31  
28108 Arroyo de la Vega  
Alcobendas (Madrid)  
Telf. 91 111 55 66

**Miele Experience Center Madrid**

Claudio Coello, 17  
28001 Madrid  
Telf. 91 111 55 67

**Miele Experience Center Las Rozas**

Londres, 28A  
28232 Las Rozas  
Telf. 91 111 55 68

**Miele Experience Center Barcelona**

Vía Augusta, 24-26  
08006 Barcelona  
Telf. 93 292 04 50

**Miele Experience Center Bilbao**

Plaza de Euskadi, 3  
48009 Bilbao  
Telf. 94 678 11 08

Síguenos en nuestros canales  
de Miele España:



Tu distribuidor oficial Miele: