

Miele

Frío, MasterCool y vinotecas

Programa Design

Versión Abril 2022

Miele. Immer Besser.



FRÍO, MASTERCool Y VINOTECAS



¿Qué tipo de electrodoméstico se adapta mejor a tus necesidades?

Modelos de la gama de frío, MasterCool y acondicionadores de vino

Tipos de construcción



Modelos de libre instalación



Modelos de integración



Acondicionadores de vino



MasterCool

Máxima eficiencia y sostenibilidad

Desde hace más de 120 años Miele siente un gran compromiso con el medio ambiente. La naturaleza es la base misma de la vida que queremos proteger. Por ello, como fabricante premium de electrodomésticos, siempre nos centramos en el desarrollo de aparatos de frío innovadores y sostenibles.

Refrigerar/congelar con un consumo mínimo de electricidad

En los aparatos de frío de Miele solo se utilizan componentes de la máxima calidad que, gracias a su óptima interacción, contribuyen a un bajo consumo energético. Esto incluye no solo compresores de ahorro de energía y LED de larga duración, sino también características como NoFrost, que van de la mano gracias a su manejo inteligente.

Sostenibilidad

Desde hace más de 10 años, en Miele llevamos investigando complejos sistemas Fresh que prolonguen la conservación de los alimentos y contribuyan así a una mayor comodidad y flexibilidad, pero también que reduzcan de manera significativa el desperdicio de alimentos. Más del 70 % de los aparatos de frío de Miele están equipados con un sistema Fresh que garantiza la máxima protección y frescura de los alimentos.

¿Deseas instalarlo Side-by-Side?

Versatilidad de la gama de frío, MasterCool y acondicionadores de vino de Miele

La gama de frío de Miele no solo convence por su amplia variedad de tamaños, su calidad y diseño premium, sino también por su gran versatilidad. Es posible combinar, por ejemplo, dos frigoríficos uno al lado del otro, o apostar por la clásica combinación Side-by-Side de un frigorífico y congelador.

Los siguientes modelos de integración son adecuados para un armario alto de 60 cm de ancho y se pueden montar uno junto al otro. Durante el montaje no hace falta seguir un orden fijo para los aparatos, de manera que estos se pueden ordenar de forma individual.

Hueco de 140 cm	
FNS 35402 i	K 7433 E, K 7434 E, K 7464 E, K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D
Hueco de 178 cm	
FNS 37402 i, FNS 37492 iE, FNS 7794 E, FNS 7770 E	K 7733 E, K 7763 E, K 7732 E, K 7734 F, K 7764 E, K 7743 E, K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D, K 7731 F, K 7741 F, K 7793 C
FNS 37401 i, FNS 37492 iE	KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F, KFN 7734 D, KFN 7764 D, KFN 7785 D, KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E, KFN 7774 D, KFN 7795 D

Los siguientes acondicionadores de vino de integración de 60 cm de ancho se pueden montar uno junto al otro. Durante el montaje no hace falta seguir un orden fijo para los aparatos, de manera que estos se pueden ordenar de forma individual.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UGS
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UGS	KWT 6312 UGS
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

MasterCool

Los modelos MasterCool de integración permiten su colocación uno junto a otro en cualquier orden. Para hacerlo, es necesario colocar el accesorio KSK 2001 entre los dos aparatos (no incluido en el suministro).

Los siguientes son adecuados para un armario alto de 60 cm de ancho y se pueden montar uno junto al otro.

Hueco de 45 cm	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
Hueco de 88 cm	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
Hueco de 178 cm	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Los siguientes modelos de libre instalación tienen 60 cm de ancho y se pueden montar uno junto al otro.

Aparato a la izquierda	Aparato a la derecha
FN 12827 S	K 12820 SD
FN 12827 S edt/cs	K 12820 SD edt/cs
FN 14827 S	K 14820 SD
FN 14827 S ed/cs-1	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
KFN 14827 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs
KWTN 14826 SDE ed/cs-2	K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1
FN 28262 ws, FN 28262 S edt/cs*	K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs
FNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
FNS 28463 E bb	KS 28463 D bb
KFNS 28463 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs
KWNS 28462 E ed/cs	KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs



* Necesario accesorio de montaje side by side KSK 28202 (no incluido en el suministro)

¿Qué modelo se adapta mejor a tus necesidades?

Variedad de modelos y conceptos de manejo de los aparatos de frío de integración de Miele

Variedad de modelos



Frigoríficos



Combis



Congeladores

Conceptos de manejo

Todos los conceptos de manejo de Miele destacan por su sencillez, funcionalidad y diseño.



Manejo FreshTouch



Manejo SensorTouch




Manejo TouchControl



Regulador manual de temperatura



Manejo MasterSensor (solo para aparatos MasterCool)



Manejo TouchControl (solo para acondicionadores de vino)



Diferentes sistemas de refrigeración. Puro placer y sabor

PerfectFresh Active

Máxima frescura: un nebulizador se encarga de humidificar de forma activa el cajón y así se evita que los alimentos se sequen. Las frutas y verduras se almacenan de manera óptima aunque el cajón esté poco cargado. Además de la función de humidificación activa, este sistema ofrece una zona de temperatura controlada automáticamente entre 0 y +3 °C. Esto nos permite conservar la carne, el pescado y muchos productos lácteos el triple de tiempo y las frutas y verduras frescas hasta 5 veces más. Funcionabilidad y diseño en uno.

PerfectFresh Pro

Los alimentos se conservan frescos hasta cinco veces más tiempo. En el rango de temperatura con regulación automática entre 0 °C y +3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se conservan hasta el triple de tiempo. Las frutas y verduras se mantienen frescas durante un tiempo hasta cinco veces mayor a un nivel de humedad ajustable individualmente en el cajón.

DailyFresh

El amplio compartimento del frigorífico ofrece espacio para almacenar una gran cantidad de alimentos frescos. Gracias al ajuste de humedad regulable, se prolonga su conservación. La fruta y la verdura se mantienen frescas y crujientes durante más tiempo.

Diferentes sistemas de congelación. Tiempo de conservación prolongado y máximo confort

NoFrost

Con el sistema NoFrost nunca más tendrás que descongelar tu congelador de Miele. Con una refrigeración por recirculación, el aire frío y seco se reparte de forma homogénea para evitar la formación de hielo en el interior. Además, tampoco se forma hielo en el congelador, y los cajones se abren y cierran sin que una capa de escarcha lo impida. NoFrost es sinónimo de confort: nunca más tendrás que descongelar.

ComfortFrost

Con el sistema ComfortFrost, no necesitarás descongelar el congelador con tanta frecuencia. Gracias al evaporador integrado, el hielo se acumula mucho más lentamente en el espacio interior. Así te ahorras el trabajo de descongelar cada cierto tiempo.

DuplexCool

Dos circuitos de frío regulables por separado en frigorífico y congelador garantizan una refrigeración óptima. Además, no hay intercambio de aire entre las zonas. Los alimentos del frigorífico no se resecan y no se transfieren los olores a los alimentos del congelador, por ejemplo, en el caso de pescado, cebollas o queso. DuplexCool garantiza las condiciones de conservación óptimas para tus alimentos.



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los modelos de frío empotrables de Miele

PerfectFresh Active

Una nueva forma de conservar frescos los alimentos. Cada 90 minutos y cada vez que se abre la puerta se pulveriza agua en el cajón PerfectFresh Active. Así se humectan suavemente los alimentos y el nivel de humedad del aire se mantiene óptimo, independientemente de la cantidad de alimentos almacenados. El sistema Perfect-Fresh Active de Miele proporciona unas condiciones de almacenamiento óptimas.



PerfectFresh Pro

Frescor prolongado: con la temperatura ideal y humedad alta la fruta y verdura se conservan hasta 5 veces más.



Sólo en Miele FlexiLight 2.0 Sin deslumbrar y máxima flexibilidad: es posible colocar las baldas iluminadas en cualquier nivel.



FlexiTray

Máxima comodidad: las baldas de cristal giratorias permiten un equipamiento completo y una extracción fácil.



Ajuste preciso de la puerta interior

Adaptación sencilla: con el ajuste de altura individual de la puerta se puede aprovechar mucho el espacio.



Pared posterior CleanSteel

Frío y limpio: la pared posterior en acero inoxidable CleanSteel optimiza el reparto del frío por el interior del frigorífico.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los modelos de frío de integración



Eficiencia energética

Se muestran las clases de eficiencia energética de A a G. El valor óptimo de Miele para aparatos de frío empotrables es B.



Nivel acústico

Indica el nivel acústico exacto en decibelios (dB).



ComfortSize

Pueden colocarse bandejas de repostería u otros objetos grandes sobre la zona Fresh.



Sistema Fresh

Almacenamiento óptimo con humidificación activa: hasta 5 veces más en fresco, incluso con una carga pequeña.



Almacenamiento profesional: conservación de la frescura hasta cinco veces más tiempo.



Amplio cajón con humedad regulable para unas frutas y verduras más frescas.



Sistema de congelación

La recirculación de aire frío impide la formación de hielo.



Descongelación reducida gracias al evaporador integrado.



Fabricador de cubitos de hielo

Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua fresca para la elaboración sencilla de hasta 100 cubitos de hielo por día.



El fabricante de cubitos de hielo automático con depósito de agua integrado produce hasta 100 cubitos de hielo al día.



Iluminación

Ajuste personalizado de la iluminación de las baldas de cristal para una iluminación óptima gracias a FlexiLight 2.0



Ilumina sin deslumbrar y se pueden colocar en cualquier nivel de bandeja.




Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente iluminado.



Amortiguación del cierre de la puerta

Cierre suave de la puerta sin que tintineen las botellas del interior.

FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN



Frigorífico empotrable bajo encimera K 31222 Ui

- Frigorífico de integración panelable para instalación en un hueco de 82 cm de altura
- Panel PicTronic
- Apto para instalación Side-by-side con el modelo de congelador F 31202 UiF
- Iluminación mediante LEDs
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica de la puerta
- Medidas del aparato en mm (Al x An x Fo): 600 x 820 – 880 x 550
- Capacidad útil total: 136 l
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW



Nº de material: 10799630
Nº de EAN: 400251595251



Frigorífico de integración K 7114 E

- Frigorífico de integración con compartimento congelador para instalación en un hueco de 88 cm de altura
- Manejo táctil TouchControl
- Iluminación zona de refrigeración LED
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Alarma acústica y óptica de la puerta
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560-568 x 874-881 x 550
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW
- Capacidad útil total 124 l

Nº de material: 11621990
Nº de EAN: 4002516373247




FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN



Frigorífico de integración K 7444 D

- Frigorífico de integración apto para Side-by-side para un hueco de 140 cm de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- PerfectFresh Pro: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Capacidad útil: 206 l



Nº de material: 11641340
Nº de EAN: 4002526379096




Frigorífico de integración K 7733 E

- Frigorífico de integración apto para Side-by-side para un hueco de 178,5 cm de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Cajón DailyFresh con regulación de la humedad
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.778 x 550
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Capacidad útil: 308 l

Nº de material: 11641400
Nº de EAN: 4002516379133



FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN



Frigorífico de integración K 7743 E

- Frigorífico de integración apto para Side-by-side para un hueco de 178,5 cm de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- PerfectFresh Pro: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW
- Capacidad útil: 294 l



Nº de material: 11641550
Nº de EAN: 4002516379225



Frigorífico de integración K 7793 C*


- Frigorífico de integración para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
- Panel FreshTouch
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Función SuperFrío: rápida reducción de la temperatura
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- PerfectFresh Active: condiciones de almacenamiento perfectas gracias a la humidificación activa
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Miele@home y WiFiConn@ct
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560-570 x 1.772-1.788 x 550
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW
- Capacidad útil: 296 l

Nº de material: 11641840
Nº de EAN: 4002516378709



* Disponible a partir de Junio 2022

CONGELADORES DE INTEGRACIÓN



Congelador de integración bajo encimera F 31202 UiF

- Congelador de integración panelable para instalación en un hueco de 82 cm de altura bajo encimera
- Panel PicTronic
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- Descongelar mucho menos gracias a ComfortFrost
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo, alarma acústica de la puerta y acústica y óptica de la temperatura
- Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 600 x 820 - 880 x 550
- Capacidad útil total: 96 l
- Nivel acústico: 38 dB(A) re1pW

Nº de material: 10799920
Nº de EAN: 4002515952597





Congelador de integración FNS 7770 E*

- Congelador de integración panelable para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
- Cómoda ayuda para la apertura de la puerta gracias a Push2open
- Manejo cómodo gracias a la pantalla táctil en color MasterSensor
- Ocho cajones de congelación sobre guías telescópicas para una máxima comodidad
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo y alarmas acústicas y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560-570 x 1.772-1.788 x 550
- Nivel acústico: 35dB(A) re1pW
- Capacidad útil total 213

Nº de material: 11643220
Nº de EAN: 4002516379447

*Disponible a partir de Junio 2022



CONGELADORES DE INTEGRACIÓN




Congelador de integración FNS 7794 E *

- Congelador de integración panelable para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
- Cómoda ayuda para la apertura de la puerta gracias a Push2open
- IceMaker: Preparador de cubitos de hielo
- Manejo cómodo gracias a la pantalla táctil en color MasterSensor
- Ocho cajones de congelación sobre guías telescópicas para una máxima comodidad
- Panel FreshTouch
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo y alarmas acústicas y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560-570 x 1.772-1.788 x 550
- Nivel acústico: 35dB(A) re1pW
- Capacidad útil total 213

Nº de material: 11643230
Nº de EAN: 4002516379454

* Disponible a partir de Junio 2022



COMBIS DE INTEGRACIÓN



Combi de integración KFN 7714 F

- Combi de integración blanco para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
 - Manejo táctil TouchControl
 - Iluminación mediante LEDs
 - SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
 - NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
 - Función bloqueo y alarma acústica y óptica de temperatura
 - Modo Party: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
 - Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.780 x 550
 - Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW
- Capacidad útil total: 254 l



Nº de material: 11622150
Nº de EAN: 4002516373339



Combi de integración KFN 7734 F

- Combi de integración blanco para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- Cajón DailyFresh con regulación de la humedad
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Capacidad útil total: 253 l

Nº de material: 11642180
Nº de EAN: 4002516379157



COMBIS DE INTEGRACIÓN



Combi de integración KFN 7744 E

- Combi de integración blanco para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
- Manejo táctil SensorTouch
- Iluminación mediante LEDs
- PerfectFresh Pro: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- ComfortSize: posibilidad de introducir objetos grandes o bandejas del horno
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
- Capacidad útil total: 244 l



Nº de material: 11642660
Nº de EAN: 4002516379379



Combi de integración KFN 7774 D

- Combi de integración blanco para instalación en un hueco de 178,5 cm de altura
- Manejo táctil FreshTouch
- FlexiLight 2.0: iluminación personalizada
- PerfectFresh Active: condiciones de almacenamiento perfectas gracias la humidificación activa
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- SoftClose: cierre suave de la puerta
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
- Nivel acústico: 34 dB(A) re1pW
- Capacidad útil total: 245 l

Nº de material: 11642670
Nº de EAN: 4002516379386



¿Qué modelo de libre instalación se adapta mejor a tus necesidades?

Amplia variedad de modelos y tamaños de aparatos de frío de Miele

Variedad de modelos



Frigoríficos

Gran variedad de tamaños



60 cm de ancho



Combis



75 cm de ancho



Congeladores



Espacio interior XL

El interior XL ofrece un espacio notablemente mayor en todos los niveles de cajón, incluso en los cajones congeladores.

Más espacio para alimentos frescos
Los compartimentos PerfectFresh y PerfectFresh Pro ofrecen un espacio más amplio para la conservación de alimentos frescos.

Más espacio para alimentos voluminosos
Gracias a la gran profundidad útil del recinto frigorífico, puedes almacenar alimentos especialmente grandes y voluminosos de forma mucho más sencilla.

¿Qué diseño exterior prefieres?

Amplia gama de modelos de libre instalación de Miele para una integración perfecta en la cocina

Integración perfecta



- Blackboard edition**
- Brilliant White
- Obsidian Black
- Acero inoxidable CleanSteel
Acabado en acero inoxidable
- Blanco

¿Qué tipo de manejo se adapta mejor a tus necesidades?

Conceptos de manejo de los aparatos de frío de libre instalación de Miele

Conceptos de manejo

Todos los conceptos de manejo de Miele destacan por su sencillez, funcionalidad y diseño



Manejo FreshTouch



Manejo TouchControl



Manejo PicTronic



Manejo TouchControl (solo para acondicionadores de vino)



Diferentes sistemas de refrigeración.
Puro placer y sabor

PerfectFresh Pro

Los alimentos se conservan frescos hasta cinco veces más tiempo. En el rango de temperatura con regulación automática entre 0 °C y +3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se conservan hasta el triple de tiempo. La fruta y la verdura se mantienen frescas durante un tiempo hasta cinco veces mayor, gracias al ajuste de humedad optimizado del cajón. La iluminación LED integrada permite una visión perfecta.

PerfectFresh

Con PerfectFresh, los alimentos se conservan frescos hasta el triple de tiempo. El rango de temperatura entre 0 y +3 °C ofrece las condiciones ideales para una duración claramente superior de la carne, el pescado y muchos lácteos. La fruta y las verduras disfrutan de un ambiente ideal en el compartimento húmedo gracias a la alta humedad ambiental adicional. Los nutrientes, el sabor y la consistencia se mantienen durante más tiempo y así la comida es más sabrosa.

DailyFresh

El amplio compartimento del frigorífico ofrece espacio para almacenar una gran cantidad de alimentos frescos. Gracias al ajuste de humedad regulable, se prolonga su conservación. La fruta y la verdura se mantienen frescas y crujientes durante más tiempo.

Diferentes sistemas de congelación
Largo tiempo de conservación y máximo confort

NoFrost

Con el sistema NoFrost nunca más tendrás que descongelar tu congelador de Miele. Con una refrigeración por recirculación, el aire frío y seco se reparte de forma homogénea para evitar la formación de hielo en el interior. Además, tampoco se forma hielo en el congelador, y los cajones se abren y cierran sin que una capa de escarcha lo impida. NoFrost es sinónimo de confort: nunca más tendrás que descongelar.

DuplexCool

Dos circuitos de frío regulables por separado en frigorífico y congelador garantizan una refrigeración óptima. Además, no hay intercambio de aire entre las zonas. Los alimentos del frigorífico no se resecan y no se transfieren los olores a los alimentos del congelador, por ejemplo, en el caso de pescado, cebollas o queso. DuplexCool garantiza las condiciones de conservación óptimas para tus alimentos.

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los aparatos de frío de libre instalación de Miele

PerfectFresh Pro

Los alimentos se conservan frescos hasta cinco veces más tiempo. En el rango de temperatura con regulación automática entre 0 °C y +3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se conservan hasta el triple de tiempo. La fruta y la verdura se mantienen frescas durante un tiempo hasta cinco veces mayor, gracias al ajuste de humedad optimizado del cajón. La iluminación LED integrada permite una visión perfecta. Por tanto, PerfectFresh Pro es la mejor forma de conservar alimentos frescos que te ofrece Miele.



PerfectFresh

Alimentos frescos hasta el triple de tiempo: gracias a la temperatura óptima de almacenamiento para fruta, verdura, pescado, carne y productos lácteos.

Sólo en Miele FlexiLight

La iluminación LED de las baldas de cristal no deslumbra y permite adaptar el interior del aparato a las necesidades individuales.



Click2open

Apertura más fácil: los aparatos sin tiradores se pueden abrir con facilidad accionando la palanca.



NoFrost

Gracias a la recirculación de aire frío, no se forma hielo en el interior y no es necesario descongelar.



Blackboard edition

Personalizado: escribe, pinta o dibuja en el frontal sin tirador con tizas convencionales o rotuladores de tinta líquida.

* dotación según modelo

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los modelos de frío de libre instalación



Eficiencia energética

Se muestran las clases de eficiencia energética de A a G. El valor óptimo de Miele para aparatos de frío de libre instalación es C.



Nivel acústico

Indica el nivel acústico exacto en decibelios (dB).



Formato del interior

La gran profundidad útil del recinto frigorífico permite disponer de más espacio y flexibilidad, incluso para objetos voluminosos.



Sistema Fresh

Almacenamiento profesional: conservación de la frescura hasta cinco veces más tiempo.



Los alimentos se conservan frescos hasta tres veces más tiempo.



Amplio cajón con humedad regulable para unas frutas y verduras más frescas.



Sistema de congelación

La recirculación de aire frío impide la formación de hielo.



Fabricador de cubitos de hielo

Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua fresca para la elaboración sencilla de hasta 100 cubitos de hielo por día.



El fabricante de cubitos de hielo automático con depósito de agua integrado produce hasta 100 cubitos de hielo al día.



Iluminación

Ilumina sin deslumbrar y se pueden colocar en cualquier nivel de bandeja.



Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente iluminado.



Ayuda para la apertura de la puerta

Los aparatos sin tiradores se abren fácilmente accionando el mecanismo de empuje.



Apertura fácil de la puerta



Amortiguación del cierre de la puerta

Cierre suave de la puerta sin que tintineen las botellas del interior

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación

KFN 28132 D ws

- Combi de libre instalación de color blanco
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración o congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.861 x 657
- Capacidad útil total: 310 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

Nº de material: 10622020
Nº de EAN: 4002515811863



Combi de libre instalación

KFN 29162 D ws

- Combi de libre instalación de color blanco
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.011 x 657
- Capacidad útil total: 344 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

Nº de material: 11213670
Nº de EAN: 4002516168218

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación KFN 29162 D edt/cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.011 x 657
- Capacidad útil total: 344 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

Nº de material: 11213680
Nº de EAN: 4002516168225



Combi de libre instalación KFN 28133 ws

- Combi de libre instalación de color blanco
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.861 x 657
- Capacidad útil total: 310 l
- Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW

Nº de material: 10622110
Nº de EAN: 4002515812082

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación KFN 28133 edt cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.861 x 657
- Capacidad útil total: 310 l
- Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW

Nº de material: 10622130
Nº de EAN: 4002515812099



Combi de libre instalación KFN 29133 D ws

- Combi de libre instalación de color blanco
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.011 x 657
- Capacidad útil total: 344 l
- Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW

Nº de material: 10622540
Nº de EAN: 4002515812433

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación KFN 29133 D edt/cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Panel PicTronic
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.011 x 657
- Capacidad útil total: 344 l
- Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW

Nº de material: 10622570
Nº de EAN: 4002515812440



Combi de libre instalación KFN 29233 D ws

- Combi de libre instalación de color blanco e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajón CompactCase y cajón DailyFresh con regulación de la humedad
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 675
- Capacidad útil total: 365 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

Nº de material: 10153960
Nº de EAN: 4002515597613

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación KFN 29233 D edt/cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajón CompactCase y cajón DailyFresh con regulación de la humedad
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 675
- Capacidad útil total: 365 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

Nº de material: 10153970
Nº de EAN: 4002515597620



Combi de libre instalación KFN 29233 D bb

- Combi de libre instalación con acabado pizarra e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajón CompactCase y cajón DailyFresh con regulación de la humedad
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 685
- Capacidad útil total: 365 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

Nº de material: 10242900
Nº de EAN: 4002515639023

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación KFN 29283 D edt/cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajones PerfectFresh para un óptimo nivel de temperatura y humedad para los alimentos delicados
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 675
- Capacidad útil total: 350 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

Nº de material: 10153920
Nº de EAN: 4002515597491



Combi de libre instalación KFN 29683 D brws

- Combi de libre instalación con puerta de cristal Brilliant White e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- PerfectFresh Pro: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 685
- Capacidad útil total: 350 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

Nº de material: 10243110
Nº de EAN: 4002515639153

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN



Combi de libre instalación KFN 29683 D obsw

- Combi de libre instalación con puerta de cristal Obsidian Black e interior XL
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- Manejo táctil FreshTouch
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- PerfectFresh Pro: conservación de los alimentos hasta cinco veces más
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 685
- Capacidad útil total: 350 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

Nº de material: 10243100
Nº de EAN: 4002515639146




Combi de libre instalación KFN 16947 D ed/cs

- Combi de libre instalación en acero inoxidable de 75 cm de ancho
- Manejo táctil TouchControl
- Sistema de apertura fácil de la puerta con tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y congelación de los alimentos
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajones PerfectFresh para un óptimo nivel de temperatura y humedad para los alimentos delicados
- Modo Holiday: aumento de la temperatura del congelador en caso de ausencias prolongadas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 750 x 2.020 x 630
- Capacidad útil total: 428 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

Nº de material: 10721540
Nº de EAN: 4002515887585


FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE



Frigorífico Side-by-side K 28202 D ws

- Frigorífico para instalación Side-by-side de color blanco
- Manejo táctil TouchControl
- Sistema de apertura fácil de la puerta con tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Alarma acústica y óptica de la puerta
- Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido (disponible como accesorio)
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 622
- Capacidad útil total: 385 l
- Nivel acústico: 33 dB(A) re1pW

Nº de material: 10243420
Nº de EAN: 4002515639269



Frigorífico Side-by-side K 28202 D edt/cs

- Frigorífico para instalación Side-by-side en acero inoxidable CleanSteel
- Manejo táctil TouchControl
- Sistema de apertura fácil de la puerta con tirador EasyOpen
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido (disponible como accesorio)
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 622
- Capacidad útil total: 385 l
- Nivel acústico: 33 dB(A) re1pW

Nº de material: 10243430
Nº de EAN: 4002515639276


FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE



Frigorífico Side-by-side KS 28423 D ed/cs

- Frigorífico para instalación Side-by-side en acero inoxidable CleanSteel e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- Cajón CompactCase y cajón DailyFresh con regulación de la humedad
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 395 l
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW

Nº de material: 10804770
Nº de EAN: 4002515954317



Frigorífico Side-by-side KS 28463 D ed/cs

- Frigorífico para instalación Side-by-side en acero inoxidable e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- PerfectFresh Pro: alimentos frescos durante más tiempo
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 372 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

Nº de material: 10804780
Nº de EAN: 4002515954324

FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE



Frigorífico Side-by-side KS 28463 d BB (Black Board Edition)

- Frigorífico para instalación Side-by-side con acabado pizarra e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- FlexiLight: ajuste de la iluminación personalizable
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- ComfortClean: estantes aptos para la limpieza en el lavavajillas
- PerfectFresh Pro: alimentos frescos durante más tiempo
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta
- Medidas del aparato en mm (Alto x Ancho x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 372 l
- Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

Nº de material: 10804790
Nº de EAN: 4002515954331

ACONDICIONADOR Y CONGELADOR SIDE-BY-SIDE




Acondicionador de vino y congelador Side-by-side KWNS 28462 E ed/cs

- Acondicionador de vino y congelador para instalación Side-by-side en acero inoxidable CleanSteel e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- 4 parrillas de madera FlexiFrame Plus
- Espacio para 42 botellas de vino burdeos de 0,75 l
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Kit de unión Side-by-side incluido
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 289 l
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW

Nº de material: 10805200
Nº de EAN: 4002515954621

CONGELADORES SIDE-BY-SIDE



Congelador Side-by-side FN 28262 ws

- Congelador para instalación Side-by-side de color blanco
- Manejo táctil TouchControl
- Sistema de apertura fácil de la puerta con tirador EasyOpen
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Alarma acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido (disponible como accesorio)
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 622
- Capacidad útil total: 253 l
- Nivel acústico: 41 dB(A) re1pW

Nº de material: 10243260
Nº de EAN: 4002515639245



Congelador Side-by-side FN 28262 ed/cs

- Congelador para instalación Side-by-side en acero inoxidable
- Manejo táctil TouchControl
- Sistema de apertura fácil de la puerta con tirador EasyOpen
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Alarma acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido (disponible como accesorio)
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 622
- Capacidad útil total: 253 l
- Nivel acústico: 41 dB(A) re1pW

Nº de material: 10243300
Nº de EAN: 4002515639252

CONGELADORES SIDE-BY-SIDE



Congelador Side-by-side FN 28463 E ed/cs

- Congelador para instalación Side-by-side en acero inoxidable CleanSteel e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
- Kit de unión Side-by-side incluido
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 262 l
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW

Nº de material: 10805070
Nº de EAN: 4002515954362



Congelador Side-by-side FN 28463 E bb (BlackBoard Edition)

- Congelador para instalación Side-by-side con acabado pizarra e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Kit de unión Side-by-side incluido
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 262 l
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW

Nº de material: 10805090
Nº de EAN: 4002515954379

COMBI SIDE-BY-SIDE



Combi Side-by-Side

KFNS 28463 E ed/cs

- Combi para instalación Side-by-side en acero inoxidable e interior XL
- Manejo táctil FreshTouch
- Click2Open: sistema de ayuda para la apertura de la puerta
- Iluminación mediante LEDs
- DuplexCool: circuito doble independiente para frigorífico y congelador
- SuperFrío: rápida reducción de la temperatura del frigorífico
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Cajones PerfectFresh para un óptimo nivel de temperatura y humedad para los alimentos delicados
- Modo Party y modo Holiday: temperatura del congelador ajustable según tus necesidades
- Kit de unión Side-by-side incluido
- Medidas del aparato en mm (Alto x Ancho x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 311 l
- Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW

Nº de material: 10805190
Nº de EAN: 4002515954393

CONGELADOR DE LIBRE INSTALACIÓN



Congelador de libre instalación

FN 28263 ws

- Congelador de libre instalación FN 28263 w
- Manejo táctil FreshTouch
- Iluminación mediante LEDs
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- SuperFrost: rápida congelación de los alimentos
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
- Capacidad útil total: 268 l
- Nivel acústico: 38 dB(A) re1pW

Nº de material: 10243230
Nº de EAN: 4002515639221

MasterCool de Miele

Diseño y tecnología prémium en formato grande



Impresionante por fuera

La precisión y dedicación puesta en la elección y el procesamiento de cada material se perciben a simple vista, con tan solo echar un vistazo al exterior. Un diseño único que se consigue prestando atención a cada detalle.



Diseño perfecto

El interior está equipado con todo lo que necesitas. Las líneas horizontales subrayan su diseño purista. El diseño atemporal del interior potencia la iluminación perfecta y sin deslumbramiento del interior.



Iluminación fascinante

En la gama MasterCool, BrilliantLight se convierte en una de sus características principales. Varios LED iluminan a la perfección cada rincón del recinto frigorífico y presentan los alimentos con la luz adecuada.



Calidad inigualable

Con perfección y precisión hacia la máxima calidad. Todo empieza con la selección de los materiales adecuados. El cristal de las baldas es de la máxima calidad, el plástico resistente a los rayones y el aluminio macizo de los marcos son indicadores de esa calidad máxima. El conocimiento y la experiencia nos guían en el camino hacia unos productos del máximo nivel.



GOLD AWARD 2019



reddot design award winner 2019

Un diseño excelente: nuevos MasterCool de Miele.



Máximo confort

Los modelos MasterCool te ofrecen el máximo confort para el día a día con las mejores opciones de almacenamiento de alimentos, el dispensador de hielo y agua, una iluminación brillante que no deslumbra o un sencillo manejo. Los MasterCool cumplen con las máximas expectativas a todos los niveles.

MasterCool de Miele

Sistema MasterFresh: puro placer y sabor natural

Sistema de congelación DuplexCool Pro: conservación duradera con gran comodidad



MasterFresh

Los alimentos frescos son la base de una alimentación sana. Es el caso de frutas y verduras, lo ideal es consumirlas tan crujientes y apetitosas como las compramos en el mercado. Pero, ¿quién puede comprar ingredientes frescos para cocinar cada día?

Aparte de comprobar la calidad de los alimentos a la hora de la compra, es imprescindible almacenarlos correctamente. A la hora de prepararlos, su frescor, sabor y estado juegan un papel decisivo.

En los cajones de los MasterCool se crea el clima ideal para almacenar los alimentos de manera cuidadosa. Gracias a la novedosa función MasterFresh, la temperatura de refrigeración es muy baja prolongando la conservación de las vitaminas y minerales. Además, el nivel de humedad se ajusta a la perfección, tanto para frutas y verduras como para lácteos, pescado o carne. Los alimentos se conservan frescos hasta tres veces más tiempo.



DuplexCool Pro

Dos circuitos de frío regulables por separado en frigorífico y congelador garantizan una refrigeración óptima. Además, no hay intercambio de aire entre las zonas. Los alimentos del frigorífico no se resecan y no se transfieren los olores a los alimentos del congelador, por ejemplo, en el caso de pescado, cebollas o queso.

Además de las ventajas de DuplexCool, DuplexCool Pro ofrece la potencia máxima de refrigeración, gracias a los dos compresores separados, uno para cada circuito de frío.

DuplexCool Pro garantiza las condiciones de conservación óptimas para tus alimentos.

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas** de la serie MasterCool de Miele

Push2open

Cómodo y fiable: una suave presión en el frontal basta para que se abra la puerta de tu aparato MasterCool de Miele. Este mecanismo exclusivo te permite disfrutar del máximo confort: tira ligeramente de la puerta para abrirla por completo y retirar los alimentos con total comodidad. Gracias a Push2open, MasterCool se integra a la perfección en un diseño de cocina purista, sin tiradores. ¿Se adaptan mejor a tus necesidades los clásicos? Push2open se puede convertir con facilidad en Pull2Open a través del panel de mandos. Al hacerlo, en lugar de presionar, es necesario tirar y la puerta se abre igualmente de forma automática.



BrilliantLight

Suave y cómodo: los LED de alta calidad iluminan de forma óptima el interior del aparato.

MasterFresh

Alimentos frescos hasta el triple de tiempo: gracias a la temperatura óptima de almacenamiento para fruta, verdura, pescado, carne y productos lácteos.



Fabricador de cubitos de hielo

Preparación rápida y aprovisionamiento: el fabricante de cubitos de hielo conmutable por separado produce hasta 150 cubitos al día.



Dispensador de hielo y agua

Máximo placer: con tan solo una pulsación, agua fría y cubitos gracias al dispensador de la puerta.



Sólo en Miele **Set Sommelier** Hasta el más mínimo detalle: enfriar las copas, preparar el vino para decantar y atemperarlo.

* dotación según modelo

¿Qué significa cada icono?

Iconos para MasterCool



Eficiencia energética

Se muestran las clases de eficiencia energética de A a G. El valor óptimo de Miele para MasterCool es E.



Ayuda para la apertura de la puerta

Activación del sistema automático de apertura presionando ligeramente sobre la puerta del aparato.



MultiLingua

Puedes configurar el display en diversos idiomas para que comprendas fácilmente la información.



Sistema Fresh

Almacenamiento profesional: frescos hasta tres veces más tiempo.



Sistema de congelación

Se acabó el cansancio de descongelar y limpiar el aparato.



Fabricador de cubitos de hielo

Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua fresca para la elaboración sencilla de hasta 150 cubitos de hielo por día.



Dispensador de hielo y agua

Con tan solo una pulsación, agua fría y cubitos.



Iluminación

Los LED iluminan todo el interior del aparato con una luz de color natural.



Set Sommelier

Permite decantar de forma profesional, copas refrigeradas y botellas atemperadas, incluso ya abiertas.



Rejillas de soporte

Soporte perfecto para cada botella gracias al puente que se puede mover de forma individual



FRIGORÍFICOS MASTERCOOL



Frigorífico MasterCool K 2802 Vi

- Frigorífico de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- Sistema de refrigeración MasterFresh
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- SlidingShelf: cajón colgante desplazable
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 756 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 467 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

Nº de material: 11503720
Nº de EAN: 4002516321996



Frigorífico MasterCool K 2902 Vi

- Frigorífico de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- Sistema de refrigeración MasterFresh
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- SlidingShelf: cajón colgante desplazable
- Número de zonas de temperatura: 2
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 915 - 918 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 908 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 579 l
- Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

Nº de material: 11503740
Nº de EAN: 4002516323211

CONGELADORES MASTERCOOL



Congelador MasterCool F 2812 Vi

- Congelador de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- IceMaker: Preparador de cubitos de hielo
- Número de zonas de temperatura: 1
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 756 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 445 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

Nº de material: 11504030
Nº de EAN: 4002516323198



Congelador MasterCool F 2672 Vi

- Congelador de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- Dispensador de hielo y agua
- Número de zonas de temperatura: 1
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 603 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 304 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

Nº de material: 11504080
Nº de EAN: 4002516323341

COMBIS MASTERCOOL



Combi MasterCool KF 2802 Vi

- Combi empotrable integrado o panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- Sistema de refrigeración MasterFresh
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- DuplexCool Pro: dos circuitos regulables independientes para frigorífico y congelador
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- IceMaker: preparador de cubitos de hielo
- SlidingShelf: cajón colgante desplazable
- Número de zonas de temperatura: 3
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 762 x 2.134 – 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 762 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 404 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

Nº de material: 11503820
Nº de EAN: 4002516323235



Combi MasterCool KF 2902 Vi

- Combi de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- Sistema de refrigeración MasterFresh
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- DuplexCool Pro: dos circuitos regulables independientes para frigorífico y congelador
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- SlidingShelf: cajón colgante desplazable
- IceMaker: preparador de cubitos de hielo
- Número de zonas de temperatura: 3
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 915 – 918 x 2.134 - 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 908 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 505 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

Nº de material: 11503860
Nº de EAN: 4002516323259


COMBI MASTERCOOL Y VINOTECA MASTERCOOL



Combi MasterCool KF 2982 Vi

- Combi de integración panelable FrenchDoor
- Iluminación BrilliantLight y panel de mandos MasterSensor
- Sistema de refrigeración MasterFresh
- NoFrost: no se forma escarcha gracias a la recirculación de aire
- DuplexCool Pro: dos circuitos regulables independientes para frigorífico y congelador
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- SlidingShelf: cajón colgante desplazable
- IceMaker: preparador de cubitos de hielo
- Número de zonas de temperatura: 3
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Alto x Ancho x Fondo): 915 – 918 x 2.134 – 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Alto x Ancho x Fondo): 908 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 502 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

Nº de material: 11503930
Nº de EAN: 4002516323310








Acondicionador de vino MasterCool KWT 2612 Vi

- Acondicionador de vino de integración panelable
- Iluminación BrilliantLight
- Panel de mandos MasterSensor
- Sistemas de apertura de la puerta intercambiable Push2Open o Pull2Open
- Número de zonas de temperatura: 3
- 13 parrillas de madera de haya FlexiFrame
- Espacio para 104 botellas tipo burdeos de 0,75 l
- Comunicación sencilla con el aparato a través de Miele@home
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 610 x 2.134 – 2.164 x 629
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 603 x 2.125 x 608
- Capacidad útil total: 441 l
- Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW

Nº de material: 11504100
Nº de EAN: 4002516323365






Croquis de empotramiento

K 2802 Vi








Croquis de empotramiento

K 2902 Vi






Croquis de empotramiento

F 2812 Vi








Croquis de empotramiento

F 2672 Vi








Croquis de empotramiento

KF 2802 Vi








Croquis de empotramiento

KF 2902 Vi








Croquis de empotramiento

KF 2982 Vi



Croquis de empotramiento

KWT 2672 ViS





¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de las vinotecas de Miele

Sólo en Miele **Set Sommelier**
Adapta tu vinoteca a tus gustos individuales con el set Sommelier exclusivo de Miele. Preparación profesional de los vinos de alta calidad para su decantación. Disfruta de champán y vino blanco en copas frías. Atempera a la perfección las botellas de vino una vez abiertas. Tendrás siempre a mano todo lo que necesitas.

Regalo de un set Sumiller al comprar una vinoteca KWT 6722 iGS o KWT 6834 SGS (set valorado en 499 €).



Zonas de temperatura
Personalizable: es posible almacenar y atemperar hasta tres tipos de vino diferentes.

Sólo en Miele **FlexiFrame Plus**
Perfectamente combinado: los listones móviles que se pueden mover en sentido longitudinal y transversal permiten almacenar incluso botellas de tamaño magnum.



Sólo en Miele **FlexiFrame**
Adaptación perfecta de los listones individuales para almacenar las botellas de vino grandes con flexibilidad.

Presentador de botellas «Selector»
Presentación con estilo: Las botellas aparecen ligeramente elevadas e iluminadas.

NoteBoard
Para un etiquetado individual: los listones magnéticos extraíbles se encuentran en el frontal de las parrillas.

* dotación según modelo

¿Qué significa cada icono?

Iconos para las vinotecas



Eficiencia energética

Se muestran las clases de eficiencia energética de A a G. El valor óptimo de Miele para vinotecas es G.



Nivel acústico

Indica el nivel acústico exacto en decibelios (dB).



Zona de temperatura

Existen aparatos con una, dos o tres zonas de temperatura en donde la temperatura se puede seleccionar de manera individual.



Rejillas de soporte

Las rejillas móviles se desplazan en sentido longitudinal y transversal y permiten almacenar incluso botellas de tamaño mágnun.



Soporte perfecto para cada botella gracias al puente que se puede mover de forma individual



Filtro de olores

Filtro Active AirClean: Impide que se genere casi cualquier tipo de olor en el recinto frigorífico.



Set Sommelier

Permite decantar de forma profesional copas refrigeradas y botellas atemperadas, incluso después de empezarlas.



Iluminación

Los halógenos iluminan todo el interior con una luz de color natural.



Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente iluminado



Ayuda para la apertura de la puerta

Activación del sistema automático de apertura presionando ligeramente sobre la puerta de cristal



Amortiguación del cierre de la puerta

Cierre suave de la puerta sin que tintineen las botellas del interior

ACONDICIONADOR DE VINO DE LIBRE INSTALACIÓN




Acondicionador de vino de libre instalación KWT 6834 SGS

- Acondicionador de vino de libre instalación con puerta de cristal tintado
- Manejo táctil TouchControl
- Iluminación mediante LEDs
- Sistema de apertura integrado en la puerta
- Número de zonas de temperatura: 3
- 10 parrillas de madera FlexiFrame
- Presentador de botellas y set Sumiller de regalo*
- Miele@home, WiFiConn@ct, accesorio para la conexión XKM 3100 W incluido
- Función bloqueo y alarmas acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Incluye un set Sumiller de regalo
- Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x Fondo): 700 x 1.920 x 746
- Capacidad útil total: 503 l
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW

Nº de material: 10409090
Nº de EAN: 4002515716670

Regalo valorado en 499 €.

ACONDICIONADORES DE VINO EMPOTRABLES



Acondicionador de vino empotrable bajo encimera KWT 6321 UG

- Acondicionador de vino para instalación bajo encimera en un hueco de 82 cm de altura
- Puerta acristalada
- Iluminación mediante LEDs
- Manejo táctil TouchControl
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Número de zonas de temperatura: 2
- Espacio para 34 botellas de vino burdeos de 0,75 l
- Función bloqueo y alarma acústica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 597 x 818 x 575
- Capacidad útil total: 94 l
- Nivel acústico: 38 dB(A) re1pW

Nº de material: 9764980
Nº de EAN: 4002515397282



Acondicionador de vino empotrable bajo encimera KWT 6322 UG

- Acondicionador de vino para instalación bajo encimera en un hueco de 82 cm de altura
- Apto para instalación Side-by-side
- Puerta acristalada y sistema de apertura Push2open
- Manejo táctil TouchControl
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Panel de mandos TouchControl
- Número de zonas de temperatura: 2
- 3 parrillas de madera FlexiFrame
- Espacio para 34 botellas de vino burdeos de 0,75 l
- Función bloqueo y alarma acústica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 597 x 818 x 575
- Capacidad útil total: 94 l
- Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW

Nº de material: 9138040
Nº de EAN: 4002515035719



Acondicionador de vino empotrable integrado KWT 7112 iG ed/cs

- Para hueco de 45 cm de altura
- Puerta acristalada con acabado CleanSteel/Obsidian Black/Graphite Grey y sistema de apertura Push2Open
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Panel de mandos TouchControl
- Número de zonas de temperatura: 1
- 2 parrillas de madera FlexiFrame Plus
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 595 x 455 x 570
- Capacidad útil total: 47 l
- Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW

Nº de material: 11186560
Nº de EAN: 4002516150701

Obsidian Black
Nº de material: 11186580
Nº de EAN: 4002516150923

Graphite Grey
Nº de material: 11186570
Nº de EAN: 4002516150916



Acondicionador de vino KWT 6422 iG obsw (Obsidian Black)

- Acondicionador de vino empotrable integrado para instalación en hueco de 90 cm de altura
- Puerta acristalada con acabado Obsidian Black y sistema de apertura Push2Open
- Iluminación mediante LEDs
- Panel de mandos TouchControl
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Número de zonas de temperatura: 2
- 2 parrillas de madera FlexiFrame
- Función bloqueo y alarma acústica y óptica de la puerta y de temperatura
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 557 x 871 x 560
- Capacidad útil total: 104 l
- Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW

Nº de material: 10737480
Nº de EAN: 4002515897997






Graphite Grey
Nº de material: 11687190
Nº de EAN: 4002516394228



Acondicionador de vino empotrable integrado KWT 6722 iGS obsw (Obsidian Black)

- Acondicionador de vino de integración
- Puerta acristalada con acabado Obsidian Black y sistema de apertura Push2Open
- Apto para instalación Side-by-side
- Iluminación mediante LEDs
- DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
- Panel de mandos TouchControl
- Número de zonas de temperatura: 2
- 8 parrillas de madera FlexiFrame
- Espacio para 83 botellas de vino burdeos de 0,75 l
- Rejilla de presentación 3D y set sumiller de regalo*
- Función bloqueo, alarma acústica de la puerta y alarma acústica y óptica de temperatura
- Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x Fondo): 557 x 1.769 x 560
- Capacidad útil total: 271 l
- Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW

Nº de material: 10737540
 Nº de EAN: 400251589800



Miele S.A.U.

Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

Atención al cliente

info@miele.es

Servicio Post-venta

miele.es/service

Miele online

miele.es

Miele Experience Center La Moraleja

Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66

Miele Experience Center Madrid

Claudio Coello, 17
28001 Madrid
Telf. 91 111 55 67

Miele Experience Center Las Rozas

Londres, 28A
28232 Las Rozas
Telf. 91 111 55 68

Miele Experience Center Barcelona

Vía Augusta, 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50

Miele Experience Center Bilbao

Plaza de Euskadi, 3
48009 Bilbao
Telf. 94 678 11 08

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:



Tu distribuidor oficial Miele: