Míele

Hornos y microondas

Programa Design

Versión Abril 2022

Miele. Immer Besser.





Hornos multifunción Nuestros hornos empotrables te ofrecen una gran flexibilidad a la hora de diseñar tu mente de la placa de cocción, por ejemplo, directamente a la altura de los ojos. De esta forma trabajarás de forma ergonómica y podrás retirar los alimentos con total comodidad.

A la altura de los ojos o bajo la placa de cocción

Tipos de hornos, medidas del hueco, interiores y limpieza de los hornos multifunción empotrables de Miele*

Medias del hueco



El compacto 60 cm de ancho, 45 cm de alto



Interior amplio 60 cm de alto, 60 cm de ancho



El extragrande 90 cm de ancho, 48 cm de alto

Variedad de tamaños



El compacto 49 litros, 3 niveles de bandeja



Interior amplio 76 litros, 5 niveles de bandeja



El extragrande 90 litros, 3 niveles de bandeja

Sistemas de limpieza

Miele te ofrece dos opciones para hacer que la limpieza sea lo más cómoda posible: el acabado PerfectClean y la autolimpieza pirolítica.



PerfectClean

Miele
La limpieza es un juego de

niños. El interior de tu horno está provisto de un acabado antiadherente: con tan solo un poco de agua con un producto suave y un paño de microfibra podrás eliminar los restos de alimentos y suciedad. Limpieza cómoda y rápida, en mucho menos tiempo.



Función Pirólisis y accesorios PyroFit*

Más cómodo imposible: a altas temperaturas, la pirólisis garantiza que se eliminen todos los restos de alimentos de las superficies en el interior del horno sin dejar rastro, itu horno se limpia solo! Gracias a PyroFit, las parrillas para hornear y asar, los listones extraíbles y las guías telescópicas FlexiClip también pueden limpiarse durante este proceso. La ceniza que queda en el suelo del horno se elimina fácilmente con un paño.

* Dotación según modelo



¿Qué características de confort se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los hornos multifunción empotrables

Sólo en Miele Función Clima¹⁾
Gracias al aporte de la humedad lograrás fácilmente resultados profesionales: con la función Clima, se inyecta vapor en el interior del horno. Las diversas funciones se combinan con la humedad para lograr unos resultados perfectos de horneado y asado. La carne queda tierna y jugosa en el interior y recubierta por una apetitosa costra dorada en el exterior. Los bollos y el pan quedan siempre esponjosos, dorados de forma uniforme y crujientes, como recién traídos de la panadería. Para mayor flexibilidad, puedes programar cómodamente las entradas de vapor a una hora determinada. Asimismo, los programas automáticos utilizan la función Clima para obtener los mejores resultados.



Programas automáticos

Deliciosos platos en un abrir y cerrar de ojos: ya se trate de pan, repostería o carne, todo se prepara automáticamente.



TasteControl²⁾

en exceso.

Sólo en Miele TasteControl²/
Después de un proceso de cocción temporizado, el horno se enfría y así se evitan que los alimentos se cocinen



Sólo Cámar en Miele horno

Cámara en el interior del

El proceso de cocción siempre a la vista. Soluciones inteligentes e innovadoras gracias a la cámara integrada en el interior del horno.



Sólo en Miele Sonda térmica inalámbrica³⁾ Pescado y carne cocinados

con precisión: la indicación de tiempo restante te avisa cuando están listos.



Miele@home

Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.

^{*} Dotación según modelo

¹⁾ con dispositivo de aspiración patentado Patente: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patente: EP 1 714 083 B1

³⁾ Patente: EP 1 985 983 B1

El ajuste adecuado a cada receta

Funciones* de los hornos multifunción empotrables de Miele



Aire caliente plus

Esponjoso y suelto: ideal para el horneado y el asado rápido y delicado hasta en dos niveles.



Bóveda y solera

El método universal y clásico, para que las recetas tradicionales queden perfectas.



Cocción intensiva

Base crujiente, cobertura jugosa: ya se trate de pizza, quiche o de un bizcocho, todo queda crujiente por debajo y jugoso por arriba.



Asado automático

Para asados jugosos: la carne se asa inicialmente a una temperatura elevada y, después, se ajusta automáticamente a la temperatura configurada.



Grill con recirculación de aire

Crujiente por fuera y deliciosamente jugoso por dentro: ideal para pollo, pato, codillo de cerdo, redondo asado y muchos otros platos de carne.



Grill grande

Disfruta del grill dentro de casa: asa grandes cantidades de entrecots, salchichas, brochetas y mucho más.



Grill pequeño

Especial para pequeñas cantidades: si la cantidad es menor, los filetes, las salchichas, etc., quedan perfectos.



Aire caliente Eco

Gran ahorro de energía: gratinados perfectos.



Programa Sabbat

El programa Sabbat permite utilizar los electrodomésticos incluso durante las tradiciones judías.



Calor de bóveda

Agradable a la vista y al paladar: gratinados y dorados perfectos.



Calor de solera

Preparar al punto: para platos que se cocinan al baño María o que se quieran dorar por debajo.



Descongelación delicada: los alimentos se descongelan cuidadosamente en condiciones ideales mediante aire frío.



Booster

Velocidad exprés para los que tienen prisa: este programa lo apreciarán particularmente todos aquellos que disponen de poco tiempo para cocinar gracias al corto tiempo de calentamiento.



Programas automáticos

Preparar multitud de platos con toda tranquilidad y de forma totalmente automática: ya sea pan, tartas o



Cocción a baja temperatura

Tierna y jugosa: la carne a baja temperatura se cocina de forma muy uniforme y no se seca por fuera.



Funciones especiales

Máxima sencillez: multitud de programas especiales como, p. ej., Deshidratar, ofrecen resultados excelentes.



Programas propios

Para tus platos preferidos: ajusta la función, la temperatura y la duración y reutilízalos siempre que quieras.



Función Clima

Como recién salidos de la panadería: la dosificación de humedad garantiza una miga esponjosa y cortezas



Función Clima con asado automático

Asado óptimo: primero una temperatura alta, después la temperatura ajustada con dosificación de humedad.



Función Clima con aire caliente plus

Esponjoso y suelto: ideal para el horneado y el asado rápido con dosificación de humedad hasta en tres niveles.



Función Clima con cocción intensiva

Pizza, quiche o bizcocho de fruta: con la dosificación de humedad la base queda crujiente y la cobertura jugosa.



Función Clima con bóveda y solera

Clásicos excelentes: con la dosificación de humedad, los horneados y asados tradicionales quedan perfectos.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos multifunción

Manejo



Manejo intuitivo mediante un display táctil grande. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de cuatro filas



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de una fila



Selecciónde funciones, temperaturas y tiempos a través del mando, indicaciones en el display de siete segmentos

MultiLingua



Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.



Confort de mantenimiento

Superficie con acabado antiadherente para una fácil limpieza



Autolimpieza del interior del horno

Clases de eficiencia energética

Se muestra la eficiencia energética.

Función Clima



Combinación de una función convencional y humedad. Existen diferentes opciones según el equipamiento.



Guías telescópicas FlexiClip

Extracción cómoda y segura de las bandejas y parrillas colocadas en las guías telescópicas

TasteControl

En su punto: después de un proceso de cocción temporizado, el horno se enfría y se evita una cocción excesiva.



Sonda térmica

Cocción al grado preciso de los alimentos gracias a la medición de la temperatura interior




Cámara

Monitorización del proceso de cocción gracias a la cámara situada en el interior

* Dotación según modelo

HORNOS MULTIFUNCIÓN ACTIVE





Horno multifunción Active H 2265-1 B

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Función Timer Parrilla
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569

Acero inox. CleanSteel

Nº de material: 11129280 N° de EAN: 4002516178996







Horno multifunción Active H 2265-1 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Función Timer
- Autolimpieza pirolítica
- Bandeja Universal con acabado antiadherente PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569


Acero inox. CleanSteel

Nº de material: 11129290 N° de EAN: 4002516180012










Horno multifunción Active H 2267-1 B


- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Función Timer
- Parrilla y Guías telescópicas FlexiClip
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569






Horno multifunción Active H 2267-1 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+ Display EasyControl
- Función Timer
- Autolimpieza pirolítica
- Parrilla y Guías telescópicas FlexiClip
- Bandeja Universal con acabado antiadherente PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569





11

Acero inox. CleanSteel

Nº de material: 11129300 N° de EAN: 4002516180029

Acero inox. CleanSteel

11129310 Nº de material: Nº de EAN: 4002516179924





Horno multifunción diseño PureLine H 2860 B

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con acabado antiadherente PerfectClean
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569

Acero inox. CleanSteel N° de material:

 N° de material:
 11129360

 N° de EAN:
 4002516179931







Horno multifunción diseño PureLine H 2860 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569


Acero inox. CleanSteel

N° de material: N° de EAN: 11129400 4002516180050










Horno multifunción diseño Pureline H 2860-2 B

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con acabado antiadherente PerfectClean
- Piedra gourmet para pizza y hornear HBS70 de regalo
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569

Acero inox. CleanSteel


N° de material: 11955940 **N° de EAN:** 4002516522119





Horno multifunción diseño Pureline H 2860-2 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Guías telescópicas FlexiClip con acabado antiadherente PerfectClean
- Piedra gourmet para pizza y hornear HBS70 de regalo
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569



Instalación bajo encimera

Instalación en armario alto

Acero inox. CleanSteel

N° de material: 11955950 **N° de EAN:** 4002516522126 F

13





Horno multifunción diseño Pureline H 7262 B


- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Sonda térmica con cable y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Accesorios: bandeja universal y de repostería con PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568






Horno multifunción diseño Pureline H 7262 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Sonda térmica con cable y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- Autolimpieza pirolítica
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Accesorios: bandeja universal y de repostería con PerfectClean y guías telescópicas
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568









Horno multifunción diseño PureLine H 7264 B

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Interior con acabado antiadherente
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569

PerfectClean Guías telescópicas FlexiClip

Acero inox. CleanSteel

Nº de material: 11129550 Nº de EAN: 4002516180074





Horno multifunción diseño PureLine H 7264 BP


- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569

11129560 4002516180418

Acero inox. CleanSteel Nº de material:

Nº de EAN:

Instalación en armario alto



Acero inox. CleanSteel

11614690 Nº de material: N° de EAN: 4002516389606 Acero inox. CleanSteel

11614740 Nº de material: N° de EAN: 4002516389651





Horno multifunción diseño PureLine H 7464 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display DirectSensor
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- Sonda térmica

Acero inox. CleanSteel

- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569





Horno multifunción diseño PureLine H 7660 BP


- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display totalmente táctil M Touch S
- Autolimpieza pirolítica
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569


Acero inox. CleanSteel

 N° de material:
 11129580
 N° de

 N° de EAN:
 4002516180524
 N° de

N° de material: 11129590 **N° de EAN:** 4002516180531











Horno multifunción diseño H 7860 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display totalmente táctil M Touch
- Autolimpieza pirolítica
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Cámara: seguimiento a distancia y reajuste del proceso de cocción
- Sonda térmica inalámbrica
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569





17

Acero inox. CleanSteel N° de material: N° de EAN:

11129600

N° de EAN: 4002516180425

HORNO MULTIFUNCIÓN DE 90 CM DE ANCHO Y DISEÑO PURELINE

HORNOS COMPACTOS DISEÑO PURELINE






Horno multifunción diseño PureLine H 7890 BP


- Para 90 cm de ancho
- Volumen interior: 90 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display totalmente táctil M Touch
- Autolimpieza pirolítica
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- FoodView: seguimiento a distancia y reajuste del proceso de cocción
- Sonda térmica inalámbrica
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 848 x 474 x 546

Acero inox. CleanSteel


 N° de material:
 11129410

 N° de EAN:
 4002516230243









Horno compacto multifunción sin microondas diseño PureLine H 2840 B

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 49 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- 8 funciones disponibles
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569

Acero inox. CleanSteel N° de material:

N° de material: 11129420 **N° de EAN:** 4002516179962





Horno compacto multifunción diseño Pureline H 7244 B*

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 49l
- Eficiencia energética: A+
- Función Clima y programas automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- SoftOpen y SoftClose: apertua y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 596 x 456 x 568

Acero Inox. CleanSteel

N° de material: 12153510
N° de EAN: Pendiente de confirmar



Instalación en armario alto

^{*} Disponible a partir de mayo/junio 2022





Horno compacto multifunción diseño Vitroline H 7244 B*

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 49I
- Eficiencia energética: A+
- Función Clima y programas automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- SoftOpen y SoftClose: apertua y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home,
 MobileControl y WifiConnect
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 596 x 456 x 568

Brilliant White


N° de material: 11258060 N° de EAN: 4002516215813


Graphite Grey

N° de material: 11099590 **N° de EAN:** 4002516117612


Brilliant White

N° de material: 12153580 N° de EAN: 4002516627166









Horno multifunción diseño VitroLine H 2860 B


- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568





Horno multifunción diseño VitroLine H 2860 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568



595-

Instalación en armario alto

Graphite Grey

N° de material: 11129340 N° de EAN: 4002516179009

 Obsidian Black
 11129330

 N° de material:
 4002516180036

 Brilliant White

 N° de material:
 11129320

 N° de EAN:
 4002516179870

Graphite Grey N° de material:

 N° de material:
 11129390

 N° de EAN:
 4002516179955

Obsidian Black

 N° de material:
 11129380

 N° de EAN:
 4002516180043

Brilliant White

 N° de material:
 11129370

 N° de EAN:
 4002516179948

* Disponible a partir de mayo/junio 2022





Horno multifunción diseño VitroLine H 2860-2 B


- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Interior con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con acabado antiadherente PerfectClean
- Piedra gourmet para pizza y hornear HBS70 de regalo
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569






Horno multifunción diseño VitroLine H 2860-2 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Display EasyControl
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Guías telescópicas FlexiClip con acabado antiadherente PerfectClean
- Piedra gourmet para pizza y hornear HBS70 de regalo
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 569





Obsidian Black

 N° de material:
 11955920

 N° de EAN:
 4002516518518

Obsidian Black

N° de material: 11955930 N° de EAN: 4002516522133





Horno multifunción diseño VitroLine H 7262 B


- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Sonda térmica con cable y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Interior del horno con PerfectClean y pared trasera con esmalte catalítico autolimpiable.
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Accesorios: bandeja universal y de repostería con PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568






Horno multifunción diseño VitroLine H 7262 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Sonda térmica con cable y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- Autolimpieza pirolítica
- Indicación del progreso hasta la temperatura deseada en el display
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Accesorios: bandeja universal y de repostería con PerfectClean y guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568





Graphite Grey

N° de material: 11614670 **N° de EAN:** 4002516375746

Obsidian Black

N° de material: 11614660 **N° de EAN:** 4002516375739 **Graphite Grey**

N° de material: 11614720 **N° de EAN:** 4002516375333

Obsidian Black

N° de material: 11614710 **N° de EAN:** 4002516375753





Horno multifunción diseño VitroLline H 7264 B

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home,
- MobileControl y WifiConnect • Interior con acabado antiadherente
- PerfectClean Guías telescópicas FlexiClip
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568





Horno multifunción diseño VitroLine H 7264 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display de fácil manejo DirectSensor S
- Autolimpieza pirolítica
- Sensor temperatura
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip

N° de EAN:

• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Graphite Grey Nº de material: 11120560 N° de EAN: 4002516182542

Obsidian Black Nº de material:

Graphite Grey

Nº de material:

N° de EAN:


11129530 N° de EAN: 4002516122852


11129540

4002516122869

Obsidian Black 11120550 Nº de material:

4002516120445









Horno multifunción diseño VitroLine H 7464 BP

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display DirectSensor
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se reseguen o cocinen en exceso
- Sonda térmica
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Graphite Grey

11120900 Nº de material: N° de EAN: 4002516172673

Obsidian Black

Nº de material: 11120890 N° de EAN: 4002516172871

Brilliant White

Nº de material: 11105700 N° de EAN:






Horno multifunción diseño VitroLine H 7660 BP


- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display totalmente táctil M Touch S
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos a través del display del horno
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior
- Sonda térmica
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Graphite Grey

Nº de material: 11120970 N° de EAN: 4002516172789

Obsidian Black Nº de material: 11120960





25 4002516132813 N° de EAN: 4002516172970





Horno multifunción diseño VitroLine H 7860 BP

- Para hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior: 76 litros
- Eficiencia energética A+
- Función Clima y programas Automáticos
- Display totalmente táctil M Touch
- Autolimpieza pirolítica
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home,
 MobileControl y WifiConnect
- TasteControl: reducción de la temperatura para evitar que los alimentos se resequen o cocinen en exceso
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior
- Cámara: seguimiento a distancia y reajuste del proceso de cocción
- Sonda térmica inalámbrica
- Bandeja de repostería con acabado antiadherente PerfectClean
- Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568


Graphite Grey N° de material:


N° EAN:

N° EAN:

11121090 4002516173038

Obsidian Black N° de material:









Máxima versatilidad



El horno compacto con microondas agrupa de forma inteligente las ventajas de dos potentes electrodomésticos en un hueco de 45 cm de altura: se trata de un horno de alta calidad con las más diversas funciones, p. ej., Aire caliente plus. Y, al mismo tiempo, un microondas potente. Tú eliges: puedes utilizar las funciones por separado y, por ejemplo, hornear un pan delicioso o una tarta y con la función microondas podrás calentar rápidamente una taza de cacao. O combinar la función convencional y la función microondas para preparar multitud de platos de forma mucho más rápida: en función del plato podrás ahorrar hasta el 30 % de tiempo.

△ | ... | Aire caliente plus | Estado Aire caliente + Tiempo rest. 0:54 min Fase Ahorro energético 160 °C Cancelar Timer 5 32

¿Qué características de confort se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los hornos combinados con microondas empotrables de Miele

Quick & Gentle

Resultados perfectos en el mínimo tiempo: gracias a la tecnología Inverter, la potencia se regula gradualmente. Combina el calor convencional con las ondas microondas y obtendrás más flexibilidad a la hora de cocinar cada día.



Tres en uno

Modo microondas, horno convencional y funcionamiento combinado para realizar todo tipo de preparaciones en un único electrodoméstico.



Interior en acero inoxidable y acabado patentado¹⁾

Limpieza sencilla: superficie especial con estructura tipo lino resistente a los arañazos y con PerfectClean.



Programas automáticos

Deliciosos platos en un abrir y cerrar de ojos: ya se trate de pan, repostería o carne, todo se prepara automáticamente.



Sonda térmica

Pescado y carne cocinados con precisión: la indicación de tiempo restante te avisa cuando están listos.



Miele@home

Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.

^{*} Dotación según modelo ¹) EP 1 345 474 B1

El ajuste adecuado a cada receta

Funciones* de los hornos combinados con microondas de Miele



Aire caliente plus

Esponjoso y suelto: ideal para el horneado y el asado rápido y delicado hasta en dos niveles.



Bóveda y solera

El método universal y clásico, para que las recetas tradicionales queden perfectas.



Cocción intensiva

Base crujiente, cobertura jugosa: ya se trate de pizza, quiche o de un bizcocho, todo queda crujiente por debajo y jugoso por arriba.



Asado automático

Para asados jugosos: la carne se asa inicialmente a una temperatura elevada y, después, se ajusta automáticamente a la temperatura configurada.



Grill con recirculación de aire

Crujiente por fuera y deliciosamente jugoso por dentro: ideal para pollo, pato, codillo de cerdo, redondo asado y muchos otros platos de carne.



Grill

Disfruta del grill dentro de casa: asa grandes cantidades de entrecots, salchichas, brochetas y mucho más.



Aire caliente Eco

Gran ahorro de energía: gratinados perfectos.



Programa Sabbat

El programa Sabbat permite utilizar los electrodomésticos incluso durante las tradiciones judías.



Calor de solera

Preparar al punto: para platos que se cocinan al baño María o que se quieran dorar por debajo.



Descongelar

Descongelación delicada: los alimentos se descongelan cuidadosamente en condiciones ideales mediante aire frío.



Booster

Velocidad exprés para los que tienen prisa: este programa lo apreciarán particularmente todos aquellos que disponen de poco tiempo para cocinar gracias al corto tiempo de calentamiento.



Programas automáticos

Preparar multitud de platos con toda tranquilidad y de forma totalmente automática: ya sea pan, tartas o



Cocción a baja temperatura

Tierna y jugosa: la carne a baja temperatura se cocina de forma muy uniforme y no se seca por fuera.



Funciones especiales

Máxima sencillez: multitud de programas especiales como, p. ej., Deshidratar, ofrecen resultados excelentes.



Programas propios

Guarda hasta 20 platos favoritos: ajusta la función, la temperatura y la duración y reutilízalos cuando quieras.



Microondas

Calentar una taza de agua para el té o calentar la comida: comodidad sin igual en un tiempo mínimo.



Microondas con Aire caliente plus

Tartas o el asado del domingo: ideal para el horneado y el asado rápido y cuidadoso hasta en dos niveles.



Microondas con grill

Cocinar y asar al grill: consigue que las carnes, el pescado y las verduras desprendan todos sus aromas.



Microondas con grill con recirculación de aire

El grill en casa: para asar al grill piezas grandes de carne, salchichas, pinchos, redondo y mucho más.



Microondas y función Asado automático

Jugosa por dentro, crujiente por fuera: la carne se asa a alta temperatura y se finaliza a baja temperatura.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos combinados con microondas

Manejo



Manejo intuitivo mediante un display táctil grande. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de una fila



MultiLingua

Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.



Confort de mantenimiento

Superficie con acabado antiadherente para una fácil



Quick&Gentle

Preparación rápida y regulación continua de la potencia de microondas a partir de 300 W gracias a la tecnología



Potencia de microondas

Potencia de microondas: 1000 vatios



Funcionamiento combinado

Versatilidad y ahorro de tiempo gracias a la combinación de una función convencional con microondas, ahorra hasta un 30 % de tiempo



Programas automáticos

Preparación totalmente automática de platos prácticamente sin esfuerzo



Sonda térmica

Cocción al grado preciso de los alimentos gracias a la medición de la temperatura interior



Cocción a baja temperatura

Recetas con carne perfectas gracias a la cocción a baja temperatura

35 Dotación según modelo

HORNOS COMPACTOS DISEÑO PURELINE





Horno compacto con microondas diseño PureLine H 7240 BM

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litrosEficiencia energética A+
- Programas Automáticos
- Display DirectSensor S
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Programas Automáticos
- Conectividad total: Miele@home,
 MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568





Horno compacto con microondas diseño PureLine H 7640 BM


- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home,
 MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica

N° de EAN:

• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Acero inox. CleanSteel
No de material:

11129460 4002516180517



Instalación en armario alto







Horno compacto con microondas diseño PureLine H 7840 BM

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Acero inox. CleanSteel

N° de material: 11129470 N° de EAN: 4002516180616





37

Acero inox. CleanSteel

 N° de material:
 11129440

 N° de EAN:
 4002516179894

HORNOS COMPACTOS DISEÑO VITROLINE





Horno compacto con microondas diseño VitroLine H 7240 BM

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Display DirectSensor SProgramas Automáticos
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568

Graphite Grey

N° de material: 11119380 **N° de EAN:** 4002516172604

Obsidian Black

N° de material: 11119360 **N° de EAN:** 4002516172727

Brilliant White

 N° de material:
 11104070

 N° de EAN:
 4002516132370





Horno compacto con microondas diseño VitroLine H 7640 BM

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home,
 MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568


Graphite Grey


N° de material: 11129490 **N° de EAN:** 4002516173212

Obsidian Black

 N° de material:
 11129480

 N° de EAN:
 4002516173113









Horno compacto con microondas diseño VitroLine H 7840 BM


- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 43 litros
- Eficiencia energética A+
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 568


Graphite Grey

N° de material: 11119560 **N° de EAN:** 4002516172826

Obsidian Black

N° de material: 11119550 **N° de EAN:** 4002516172758







Opciones Horno a vapor empotrable Los hornos a vapor de Miele se integran de forma versátil en el diseño de tu cocina. El diseño compacto se adapta a la perfección en un hueco de empotramiento convencional. Así podrás colocar tu horno a vapor Miele donde prefieras. Horno a vapor de libre instalación En caso de no disponer de un hueco adicional, gracias al modelo de libre instalación, no tendrás que renunciar a todas la ventajas de la cocción al vapor. El lugar ideal para el horno a vapor de libre instalación de Miele es sobre la encimera de la cocina. El modelo compacto ofrece las mismas ventajas que el modelo empotrable.

¿De qué hueco dispones y qué interior prefieres?

Medidas del hueco y variedad de tamaños de los hornos a vapor de Miele

Tipos y tamaños

Los hornos a vapor de Miele están disponibles en diversos tamaños y tipos. Aquí encontrarás el equipamiento perfecto para tu cocina.



El clásico 60 cm de ancho, 45 cm de alto



Modelo de libre instalación 50 cm de ancho, 37 cm de alto

Tipos



Horno a vapor El horno a vapor de Miele funciona sin

presión en un rango de temperatura de 40-100 °C. Con él puedes preparar delicadamente verduras, pescado, guarniciones, postres y muchos otros platos.

Las tecnologías de vapor



Sólo en Miele DualSteam
Potente generador de vapor externo con una potencia de 3,3 KW y dos inyectores de vapor.



MonoSteam Potente generador de vapor externo con una potencia de 2,3 KW y un inyector de

A diferencia de otros fabricantes, en todos los hornos a vapor Miele el generador de vapor se encuentra ubicado en el exterior del recinto de cocción. Esto ofrece ventajas considerables para el proceso de cocción: volumen de vapor ideal, óptima medición de temperatura y mantenimiento preciso de la misma, precalentamiento rápido y tiempos independientes de las cantidades. Puesto que en el interior del horno no puede acumularse cal, también la limpieza resulta particularmente fácil.



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Principales ventajas* de los hornos a vapor

Sólo en Miele DualSteam
Tu idea de la perfección: para los mejores resultados, el horno a vapor de Miele con tecnología DualSteam es el complemento ideal para el horno y la placa de cocción. Los tiempos rápidos de calentamiento, así como la distribución homogénea del vapor y la precisión óptima de la temperatura, te permiten elaborar cómodamente platos sabrosos y cocinados al punto. Esto se logra gracias al potente generador de vapor externo de 3,3 kW y la disposición especial y la ubicación de los dos inyectores de vapor DualSteam.



Sólo en Miele Interior en acero inoxidable y acabado estructurado

Alta calidad y fácil cuidado: el interior de nuestros hornos a vapor es siempre de acero inoxidable.



Sólo en Miele Cocción al vapor con presio Ahorra tiempo y es sano: tus Cocción al vapor con presión alimentos se cocinan muy rápido a temperaturas de entre 101 °C y 120 °C.



Gran volumen interior útil

Máximo espacio: profundo interior y gran superficie de bandeja para preparar varias porciones al mismo tiempo.



Programas automáticos

Deliciosos platos en un abrir y cerrar de ojos: ya sea pescado, carne o verdura, todo se prepara automáticamente.



Cocción Sous-vide

Para un sabor intenso: los alimentos envasados al vacío se cocinan cuidadosamente a bajas temperaturas.

* Dotación según modelo

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos a vapor

Manejo



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de cuatro filas



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de una fila



Teclas sensoras para la selección de la temperatura y los tiempos, display de 7 filas



Volumen interior del horno

diferentes volúmenes, 24 y 40 litros

MultiLingua



Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

Los hornos a vapor de Miele están disponibles en



Cocción Sous-vide



Elaboración de los alimentos envasados al vacío a baja temperatura.

<u>•</u>

Programas automáticosPreparación totalmente automática de platos práctica-





Tecnologías de vapor

Rápida generación y distribución homogénea del vapor, gracias a los dos inyectores.



Distribución de vapor mediante una salida de vapor



Interior en acero inoxidable

Interior en acero inoxidable y acabado estructurado, fácil de mantener.

HORNO A VAPOR DE LIBRE INSTALACIÓN





Horno a vapor de libre instalación DG 6010

- Horno a vapor de libre instalación
- Volumen interior: 24 litros/3 niveles de bandeja
- Display EasySensor
- Tecnología MonoSteam
- Programa de descalcificación automática
- Cocción simultánea en tres niveles
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 495 x 382 x 327

9577600

4002515310366

Obsidian Black

N° de material: N° de EAN:

HORNO A VAPOR DISEÑO PURELINE





Horno a vapor empotrable diseño PureLine DG 2840

- Para hueco de 35/36 cm de altura
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeia
- Display EasySensor
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Programas Automáticos
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática

Acero inox. "CleanSteel"

 Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x x569







Horno a vapor diseño PureLine DG 7240

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeia
- Display DirectSensor S
- Programas Automáticos
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Conectividad total : Miele@home,
 MobileControly WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569

Acero inox. "CleanSteel"

N° de material: 11146160 **N° de EAN:** 4002516156550 **N° de material:** 11146240 **N° de EAN:** 4002516163480











Horno a vapor diseño PureLine DG 7440

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeia
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569





Acero inox. "CleanSteel"

N° de material: 11146210 **N° de EAN:** 4002516156598

HORNOS A VAPOR DISEÑO VITROLINE





Horno a vapor diseño VitroLine DG 2840

- Para hueco de 35/36 cm de altura
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeia
- Display EasySensor
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Programas Automáticos
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática

Graphite Grey

Obsidian Black

• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x x569





Horno a vapor diseño VitroLine DG 7240

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeia
- Display DirectSensor S
- Programas Automáticos
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569

Graphite Grey

11146170 Nº de material: N° de EAN: 4002516156567


Nº de material: 11146180 Nº de EAN: 4002516143086


Nº de material:

11146190 4002516156574 N° de EAN:

Obsidian Black

Nº de material: 11146200 N° de EAN: 4002516156581









Horno a vapor diseño VitroLine DG 7440


- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros/4 niveles de bandeia
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- · Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569


Graphite Grey

Nº de material: 11146220 N° EAN: 4002516156604

Obsidian Black

Nº de material: 11146230 N° EAN: 4002516156611









Máxima versatilidad

Hornos a vapor combinados de Miele

El más polivalente de Miele

El horno a vapor combinado es un verdadero tres en uno en la cocina porque ofrecetodas las ventajas de un horno a vapor,todas las de un horno multifunción y, además, la posibilidad de combinar ambos. Los alimentos se cocinan de forma saludable y homogénea al vapor gracias a la tecnología DualSteam Pro. Además, dispones de multitud de funciones para hornear como Calor de bóveda y Solera, Cocción intensiva, Grill o Aire caliente plus que te permiten preparar tus platos de forma personalizada. Despliega toda su capacidad en la cocción combinada: una combinación de humedad y calor seco con la que se logran resultados perfectos, sobre todo a la hora de hornear y asar.

Modelos

Nuestro horno a vapor combinado está disponible en dos tamaños diferentes: la medida adecuada para cada cocina. Disfrutarás un placer intenso y saludable en cualquier situación.



Hornos a vapor combinados XL Ideal para la instalación en un hueco de 45 cm de altura y 60 cm de ancho o junto con un calientaplatos de 14 cm de altura o un envasador al vacío en un hueco de 60 cm x 60 cm.



Hornos a vapor combinados XXL Ideal para instalar en el hueco de horno clásico de 60 x 60 cm. Junto con un envasador de 29 cm, puedes completar a la perfección un hueco de 88 cm de altura



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Características destacadas* de los hornos a vapor combinados

Sólo DualSteam
Tu idea de la perfección: para los mejores resultados, el horno a vapor combinado de Miele es el complemento ideal para el horno y la placa de cocción. Los tiempos de calentamiento y cocción rápidos, así como una distribución homogénea del vapor te permiten elaborar cómodamente platos sabrosos y cocinados al punto. Esto se logra gracias al potente generador de vapor externo (3,3 kW) y la disposición especial de los dos inyectores de vapor DualSteam.



Sólo en Miele Cocción combinada ¿Jugoso por dentro y crujientepor fuera? La cocción combinada te permite conseguir los resultados que desees.



La versatilidad de un tres en uno Todas las funcionalidades de un hornomultifunción y un horno a vapor y, además, la combinación de ambas para conseguir resultados perfectos..



Sólo Interior con acabado a herente PerfectClean Interior con acabado antiad-

Alta calidad y fácil cuidado: el interior de nuestros hornos a vapor combinados essiempre de acero inoxidable con acabado antiadherente PerfectClean.



Sólo en Miele Mix & Match
Rápida preparación de platos saludables: con Mix & Match puedes cocinar o calentar platos diferentes al mismo tiempo.



Sólo Panel eleval SoftClose¹⁾ Panel elevable con motor y

Con tan solo una pulsación, el panel elevable se abre y cierra suavemente. Detrás se encuentra el depósito de agua.

^{*} dotación según modelo

¹⁾ Patente: EP 2 197 326

El ajuste adecuado a cada receta

Los programas de repostería y horneado de los hornos a vapor combinados de Miele



Cocción combinada/Aire caliente plus

Resultados óptimos: la humedad adicional garantiza el máximo sabor al hornear pan, bollos, carne y mucho más.



Cocción combinada con calor de bóveda/solera

Gracias al uso de humedad, los platos se cocinan de forma homogénea por arriba y abajo, y el pan queda perfecto.



Cocción combinada/grill

El pescado y la carne con mucha grasa quedan particularmente tiernos y jugosos gracias a la humedad, con la piel o corteza crujiente.



Aire caliente plus

Esponjoso y suelto: ideal para el horneado y el asado rápido y cuidadoso hasta en tres niveles.



Calor de bóveda y solera

Un método universal y clásico: con él todas las recetas tradicionales, tanto de horneado como de repostería, quedan perfectas.



Grill

Disfruta del grill dentro de casa: asa grandes cantidades de entrecots, salchichas, brochetas y mucho más.



Cocción intensiva

Base crujiente, cobertura jugosa: ya se trate de pizza, quiche o de un bizcocho, todo queda crujiente por debajo y jugoso por arriba.



Calor de bóveda

Agradable a la vista y al paladar: gratinados y dorados perfectos.



Calor de solera

Preparar al punto: para platos que se cocinan al baño María o que se quieran dorar por debajo.



Grill con recirculación de aire

Crujiente por fuera y deliciosamente jugoso por dentro: ideal para pollo, pato, codillo de cerdo, redondo asado y muchos otros platos de carne.



Repostería especial

Preparar tartas deliciosas: la masa de buñuelos, de brezels y la masa pastelera quedan como en la pastelería.



Funciones especiales

Máxima sencillez: multitud de programas especiales como, p. ej., Deshidratar, ofrecen resultados excelentes.



Aire caliente Eco

Ahorra tiempo y corriente: se pueden preparar los alimentos con ahorro de energía.



Cocción al vapor Eco

Ecológico y sostenible: ahorra energía al cocinar al vapor.



Programa Sabbat

El programa Sabbat permite que el aparato se utilice durante las costumbres judías.



Cocción Sous-vide

El mayor placer: la carne, pescado, verdura o fruta cocinada al vacío ofrece una experiencia única en cuanto a sabor.



Mix & Match

Platos deliciosos en un santiamén: con Mix & Match puedes cocinar alimentos diferentes al mismo tiempo, p. ej., en un plato



Cocción al vapor

Preparación cuidadosa y saludable: al cocinar al vapor se conserva gran cantidad de nutrientes, así como el color y el sabor de los alimentos.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos a vapor combinados

←(μ^{m)}

Manejo

Manejo intuitivo mediante un display táctil grande. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de cuatro filas





Los hornos a vapor combinados de Miele están disponibles en diferentes capacidades: 68 y 48 litros.

Cocción Sous-vide



Función en la que los alimentos se preparan a baja temperatura, envasados al vacío.

Programas automáticos



Preparación totalmente automática de platos prácticamente sin esfuerzo

Tecnologías de vapor



Rápida generación y distribución homogénea del vapor, gracias a los dos inyectores.

Mix & Match



Preparar o calentar a la vez diferentes alimentos en un plato sin ninguna dificultad.

Panel elevable



Panel con motor: con tan solo una pulsación, el panel se eleva y se accede al depósito de agua, el recipiente para agua condensada y la sonda térmica.

DirectWater plus



Conexión para entrada y salida de agua para una cómoda cocción al vapor

HORNOS A VAPOR COMBINADOS XL DISFÑO PURFLINE





Horno a vapor combinado XL diseño PureLine DGC 7440

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre
- suaves de la puertaTecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Función mantenimiento del calor durante
 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación BrilliantLight

Acero inox. "CleanSteel"

Nº de material:

N° de EAN:

• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569





Horno a vapor combinado XL diseño PureLine DGC 7640

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica

11154330


4002516163541

- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569


Acero inox. "CleanSteel"


 N° de material:
 11146900

 N° de EAN:
 4002516162056



Detalle apertura panel elevable









Horno a vapor combinado XL diseño PureLine DGC 7645 con toma de agua y desagüe

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display extragrande totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569

Acero inox. "CleanSteel"

N° de material: 11146950 N° de EAN: 4002516162087






Horno a vapor combinado XL diseño PureLine DGC 7840


- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante
 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569


Acero inox. "CleanSteel" N° de material:

 N° de material:
 11146980

 N° de EAN:
 4002516161455







HORNOS A VAPOR COMBINADOS XL DISEÑO PURELINE







Horno a vapor combinado XL diseño PureLine DGC 7845 con toma de agua y desagüe


- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display extragrande totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
 595 x 456 x 569

Acero inox. "CleanSteel"

N° de material: 11149100 **N° de EAN:** 4002516162117








HORNOS A VAPOR COMBINADOS XXL DISEÑO PURELINE






Horno a vapor combinado XXL diseño PureLine DGC 7460

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home,
 MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567





63

Acero inox. "CleanSteel"

 N° de material:
 11154340

 N° de EAN:
 4002516163558

Brilliant White

N° de material: 11107030 **N° de EAN:** 4002516126904

HORNOS A VAPOR COMBINADOS XXL DISEÑO PURELINE





Horno a vapor combinado XXL diseño PureLine DGC 7660

- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home,
 MobileControl y WifiConnect
- Sonda térmica

Acero inox. "CleanSteel"

• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567





Horno a vapor combinado XXL diseño PureLine DGC 7860


- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567


Acero inox. "CleanSteel"

 N° de material:
 11154360

 N° de EAN:
 4002516163565

N° de material: 11149160 **N° de EAN:** 4002516162131










Horno a vapor combinado XXL diseño PureLine DGC 7865 con toma de agua y desagüe


- Para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567

Acero inox. "CleanSteel"

 N° de material:
 11149220

 N° de EAN:
 4002516161486







HORNOS A VAPOR COMBINADOS XL DISEÑO VITROLINE





Horno a vapor combinado XL diseño VitroLine DGC 7440

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación BrilliantLight

Graphite Grey

Nº de material:

Obsidian Black

Nº de material:

N° de EAN:

N° de EAN:

• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569





Horno a vapor combinado XL diseño VitroLine DGC 7640

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display extragrande totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569

Graphite Grey

11146680

11146700


4002516161073


4002516161080


Nº de material: 11146890 N° EAN: 4002516162049

Obsidian Black

11146880 N° EAN:







Nº de material:

HORNOS A VAPOR COMBINADOS XL DISFÑO VITROLINE





Horno a vapor combinado XL diseño VitroLine DGC 7645 con toma de agua y desagüe

- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display totalmente táctil M Touch S
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569

Graphite Grey

Nº de material: 11146920 N° de EAN: 4002516162063

Obsidian Black

Nº de material: 11146940 N° de EAN: 4002516162070





Horno a vapor combinado XL diseño VitroLine DGC 7840


- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569


Graphite Grey


Nº de material: 11146970 N° de EAN: 4002516161448

Obsidian Black

Nº de material: 11146960 N° de EAN: 4002516161431











Horno a vapor combinado XL diseño VitroLine DGC 7845 con toma de agua y desagüe


- Para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior XL: 48 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos y posibilidad de combinar con grill
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Tiempos de cocción independientes de la cantidad de alimentos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Sonda térmica inalámbrica
- Iluminación BrilliantLight
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 569


Graphite Grey


Nº de material: 11149070 N° de EAN: 4002516162094

Obsidian Black

Nº de material: 11149090 N° de EAN: 4002516162100








HORNO A VAPOR COMBINADO XXL DISFÑO VITROLINE






Horno a vapor combinado XXL diseño VitroLine DGC 7460

- Horno a vapor combinado XXL de diseño VitroLine DGC 7460 para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display DirectSensor
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567





Graphite Grey

11146790 Nº de material: N° de EAN: 4002516130543

Obsidian Black

Nº de material: 11146800 N° de EAN: 4002516130550

Brilliant White

Nº de material: 11107030 N° de EAN: 4002516126904

HORNOS A VAPOR COMBINADOS XXL DISEÑO VITROLINE





Horno a vapor combinado XXL diseño VitroLine DGC 7860

- Horno a vapor combinado XXL de diseño VitroLine DGC 7860 para un hueco de 60 cm de altura
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión del estado de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Sensor MotionReact: detección del movimiento
- Sonda térmica inalámbrica
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 596 x 567

Graphite Grey

N° de EAN:

Nº de material: 11149110 N° de EAN: 4002516130888

Obsidian Black Nº de material: 11149130

4002516162124





Horno a vapor combinado XXL diseño VitroLine DGC 7865 con toma de agua y desagüe


- Horno a vapor combinado XXL de diseño VitroLine DGC 7865
- Volumen interior XXL: 68 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión del estado de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Función Mix and Match: combina los ingredientes en la App y envía los ajustes al horno a vapor
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Sensor MotionReact: detección del movimiento
- Sonda térmica inalámbrica
- Toma de agua incorporada
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 595 x 573


Graphite Grey Nº de material:

11149240 N° de EAN: 4002516162155

Obsidian Black

Nº de material: 11149210 N° de EAN: 4002516161479








HORNOS A VAPOR





¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Características destacadas* de los hornos a vapor con microondas empotrables

Sólo en Miele DualSteam
Tu idea de la perfección: para los mejores resultados, el horno a vapor de Miele es el complemento ideal para el horno y la placa de cocción. Los tiempos de calentamiento y cocción rápidos, así como una distribución homogénea del vapor te permiten elaborar cómodamente platos sabrosos y cocinados al punto. Esto se logra gracias al potente generador de vapor externo (3,3 kW) y la disposición especial de los dos inyectores de vapor DualSteam.



La versatilidad de un tres en uno En poco espacio: función Microondas, Cocción al vapor y Cocción al vapor con microondas para máxima flexibilidad.



Cocción al vapor con microondas Combina la cocción al vapor con la función microondas para obtener resultados excelentes en un tiempo récord.




Sólo Interior en acero inoxidable y acabado estructurado

El interior de los hornos a vapor de Miele destaca por su material de la mejor calidad y su sencillo mantenimiento.



Programas automáticos

Amplia variedad de programas automáticos para preparar todo tipo de alimentos automáticamente.



Quick & Gentle

Resultados perfectos en un tiempo mínimo: gracias a la tecnología Inverter, la potencia se regula gradualmente.

* dotación según modelo

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los hornos a vapor con microondas

Manejo



Manejo intuitivo mediante un display táctil grande. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.




Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.



Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de cuatro filas



DirectSensor S: Teclas sensoras para la selección directa de las funcionesy los tiempos, display de una fila



Volumen interior del horno





Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

MultiLingua



Cocción Sous-vide Función en la que los alimentos se preparan a baja



temperatura, envasados al vacío.



Potencia de microondas de hasta 1000 vatios.



Tecnologías de vapor



Rápida generación y distribución homogénea del vapor, gracias a los dos inyectores.



Programas automáticos



Preparación totalmente automática de platos prácticamente sin esfuerzo

Cocción al vapor con microondas



Reducción del tiempo de cocción al combinar vapor y microondas

HORNOS A VAPOR CON MICROONDAS DISEÑO PURFLINE





Horno a vapor con microondas diseño PureLine DGM 7440

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros
- Display DirectSensor
- Cocción combinada con microondas y programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática

Acero inox. "CleanSteel"

Nº de material:

N° de EAN:

- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569





Horno a vapor con microondas diseño PureLine DGM 7840

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Cocción combinada con microondas y programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569


11145800


Acero inox. "CleanSteel"

11145830

4002516154792

Nº de material: N° de EAN: 4002516130284






79

HORNOS A VAPOR CON MICROONDAS DISEÑO VITROLINE







- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros
- Display DirectSensor
- Cocción combinada con microondas y programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569





Horno a vapor con microondas diseño VitroLine DGM 7840

- Para un hueco de 45 cm
- Volumen interior: 40 litros
- Display totalmente táctil M Touch
- Cocción combinada con microondas y programas Automáticos
- Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
- SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre suaves de la puerta
- Tecnología DualSteam: distribución homogénea del vapor
- Display SuperVision : supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display del horno
- Función mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Cocción Menú: preparación de un menú completo utilizando hasta tres niveles
- Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
- Descalcificación automática
- MotionReact: detección del movimiento, interrupción de las señales acústicas, encendido del panel y de la luz del interior del horno
- Conectividad total : Miele@home, MobileControl y WifiConnect
- Iluminación interior con 2 LEDs
- Medidas del horno en mm (An x Al x Fo): 595 x 455 x 569

Graphite Grey

11145810

4002516154778

Nº de material: 11145850 N° de EAN: 4002516154815

Obsidian Black


Graphite Grey


Nº de material:

N° de EAN:

Nº de material: 11145820 80 N° de EAN: 4002516154785 Obsidian Black

Nº de material: 11145840 N° de EAN: 4002516154808







Pescado a la parrilla (1) MICROONDAS

Opciones Tu cocina a tu estilo. Tus electrodomésticos adaptados a tu espacio y a tus preferencias de manejo. Hay disponibles diferentes tipos de microondas de Miele para conseguir que tu cocina se adapte al cien por cien a tus necesidades. Miele ofrece dos tipos de microondas: empotrables o de libre instalación. Gracias a su diseño atemporal y a su inteligente filosofía de manejo, se integran a la perfección en cualquier diseño de cocina de Miele.

¿Qué modelo necesitas?

Variedad de microondas Miele

Medidas del hueco y variedad de tamaños

Tanto si planificas una cocina nueva como si deseas reequipar una cocina existente: los microondas Miele se integran en cualquier hueco de empotramiento. Optimiza el espacio disponible: cada opción ofrece un volumen útil diferente con el plato giratorio correspondiente.





- 35-36 cm de alto, 60 cm de ancho
- 38 o 42 cm de alto, 60 cm de ancho
- 45 cm de alto, 60 cm de ancho
- Interior del aparato 17 I
- Interior del aparato 26 I
- Interior del aparato 46 I

Conceptos de manejo





Consigue un diseño homogéneo perfecto en tu cocina: los microondas de Miele con panel de mandos dispuesto en la parte superior se integran a la perfección con el resto de electrodomésticos empotrables de Miele. De esta forma se pueden integrar en la planificación de la cocina. Al igual que la puerta del horno, la del microondas abre también hacia abajo. Hay más espacio en el interior gracias al manejo situado por encima.

Funciones

Conoce las ventajas de la cocción con microondas: otro mundo para calentar y descongelar. Conoce qué aportan los microondas de Miele al día a día en la cocina.



Modelos SideControl

Los modelos con manejo clásico SideControl, situado en el lateral, también armonizan con otros electrodomésticos empotrables de Miele. Los modelos SideControl se pueden combinar en columna con otros electrodomésticos empotrables Miele o instalarlos por separado. La apertura lateral de la puerta se realiza cómodamente.

Microondas solo

En el funcionamiento independiente podrás sacar más provecho del que te imaginas de tu microondas Miele: por ejemplo, calentar un vaso de leche, hacer confituras, derretir chocolate, cocinar verduras, descongelar pescado o pelar almendras.

Microondas con grill

También puedes conseguir un acabado crujiente en el microondas: con el grill de cuarzo integrado podrás gratinar alimentos tras cocinarlos. O bien puedes utilizarlo para hornear y asar al grill. Podrás degustar tostadas, verdura o gambas crujientes asadas al grill y perfeccionar un gratinado de verdura con una deliciosa capa de queso.



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Características principales de los microondas Miele

Sólo en Miele Volumen interior XL
Con un volumen útil de
46 litros, los modelos TopControl dejan un amplio espacio a la cocina creativa.



Programas automáticos

Cocinar sin esfuerzo: ajusta el programa y, p. ej., elige el peso, del resto se encarga el microondas.



Quick-Microondas

Ahorra tiempo: accede directamente a la potencia máxima de microondas adaptada a tus hábitos.



Interior en acero inoxidable

Muy eficiente: en el interior de acero inoxidable las microondas se distribuyen a la perfección y se limpia con facilidad.



Función combinada

Ahorra tiempo y optimiza los resultados: con la función combinada los alimentos primero se cocinan y, después, se gratinan. Todo en un único proceso de cocción.



Manejo EasySensor

El clásico reinventado: los modelos Side-Control disponen también de manejo táctil.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los microondas

Tipo de manejo

Teclas sensoras para la selección de la potencia en vatios y los tiempos, display de siete filas



Teclas sensoras para la selección directa de los modos de funcionamiento y los tiempos, display de una fila





Volumen interior: 46 I



Volumen interior: 26 I



Volumen interior: 17 I



MultiLingua

Puedes configurar el display en diversos idiomas, para que comprendas fácilmente la información.



Potencia de microondas de hasta 900 vatios

Iluminación LED



Para iluminar de forma óptima todo el interior



Para gratinar adicionalmente los platos tras cocinarlos



Preparación rápida y sencilla de palomitas

Programas automáticos



Descongelación, horneado y preparación de alimentos frescos sin esfuerzo



Plato giratorio de 40 cm El plato giratorio de 40 cm de diámetro ofrece un gran espacio para la colocación de recipientes de varios tamaños o de varios a la vez

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN

89





Microondas de libre instalación M 6012 SC

- Microondas de libre instalación
- Volumen interior: 26 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasyControl
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Grill de cuarzo
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 520 x 305 x 422

Acero inox. "CleanSteel"

Nº de material: 9565150 N° de EAN: 4002515283943





Microondas empotrable de diseño neutral M 2230 SC

- Microondas empotrable de diseño neutral M 2230 SC para un hueco de 35-36 cm de altura
- Volumen interior: 17 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasySensor
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 372 x 310

Obsidian Black

 N° de material:
 11139460

 N° de EAN:
 4002516126201







Microondas empotrable de diseño neutral M 2234 SC

- Microondas empotrable de diseño neutral M 2234 SC para un hueco de 35-36 cm de altura
- Volumen interior: 17 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasySensor
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Grill de cuarzo
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 372 x 310

Obsidian Black

N°de material: 11139470 **N° de EAN:** 4002516126713









Microondas empotrable de diseño neutral M 2240 SC


- Microondas empotrable de diseño neutral M 2240 SC para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 26 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display EasySensor
- Programas Automáticos
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- SideControl: panel de mandos lateral
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 460,5 x 401






Microondas empotrable diseño PureLine M 7240 TC

- Microondas empotrable de diseño Pure-Line para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 46 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display DirectSensor S
- TopControl: panel de mandos en parte superior
- Programas Automáticos
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor sin reseco o de los alimentos
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 560





91

Obsidian Black

N° de material: 11139490 N° de EAN: 4002516126706 Acero inox. "CleanSteel"

N° de material: 11139520 **N° de EAN:** 4002516126829

MICROONDAS EMPOTRABLES





Microondas empotrable diseño PureLine M 7244 TC

- Microondas empotrable de diseño Pure-Line para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 46 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display DirectSensor S
- TopControl: panel de mandos en parte superior
- Programas Automáticos
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Grill de cuarzo
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 560

Acero inox. "CleanSteel"

N° de material: 11139570 **N° de EAN:** 4002516126850





Microondas empotrable diseño VitroLine M 7244 TC

- Microondas empotrable de diseño Vitro-Line para un hueco de 45 cm de altura
- Volumen interior: 46 litros
- Potencia máxima de 900 W
- Display DirectSensor S
- TopControl: panel de mandos en parte superior
- Programas Automáticos
- Sistema de apertura y cierre suaves (SoftOpen y SoftClose)
- Función Mantener caliente: mantenimiento del calor durante 15 minutos
- Grill de cuarzo
- Medidas del microondas en mm (An x Al x Fo): 595 x 456 x 560

Graphite Grey

 N° de material:
 11139560

 N° de EAN:
 4002516126843


Obsidian Black


 N° de material:
 11139540

 N° de EAN:
 400251612683

Brilliant White

N° de material: 11103630 **N° de EAN:** 4002516115359









Miele S.A.U.

Avda. de Bruselas 31 28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00 Fax. 91 662 02 66

Atención al cliente info@miele.es

Servicio Post-venta miele.es/service

Miele online miele.es

Síguenos en nuestros canales de Miele España:









Miele Experience Center La Moraleja

Avenida de Bruselas, 31 28108 Arroyo de la Vega Alcobendas (Madrid) Telf. 91 111 55 66

Miele Experience Center Madrid

Claudio Coello, 17 28001 Madrid Telf. 91 111 55 67

Miele Experience Center Las Rozas

Londres, 28A 28232 Las Rozas Telf. 91 111 55 68

Miele Experience Center Barcelona

Vía Augusta, 24-26 08006 Barcelona Telf. 93 292 04 50

Miele Experience Center Bilbao

Plaza de Euskadi, 3 48009 Bilbao Telf. 94 678 11 08

Tu distribuidor oficial Miele: