

Miele

Lavado, secado y planchado

Programa Design

Versión Abril 2022

Miele. Immer Besser.





LAVADO, SECADO
Y PLANCHADO



Productos muy eficientes de la máxima calidad que consiguen resultados perfectos. Las elevadas exigencias en cuanto a fabricación y los materiales utilizados subrayan la promesa de Miele: «Immer Besser»

Calidad Miele



Máxima calidad para una larga vida útil

Durante la fase de desarrollo, Miele somete sus máquinas a duros test de durabilidad. En estos test, por ejemplo se someten las lavadoras a 10.000 horas de lavado. En este periodo se ejecutan aproximadamente 5.000 programas diferentes.



Cuba sólida

La cuba es especialmente robusta e higiénica. Se apoya en amortiguadores y cuatro muelles de tracción, y se estabiliza con contrapesos de acero inoxidable. Esta es la perfección de Miele para lograr un desgaste mínimo, una óptima insonorización y una larga vida útil.



Motor ProfiEco

Las lavadoras y secadoras Miele cuentan con motores de altísimo rendimiento. El motor ProfiEco de Miele es además muy económico y silencioso. Consume poco y no sufre desgaste para lavar y secar cómoda y eficientemente muchos, muchos años.



Intercambiador de calor libre de mantenimiento

En las secadoras de bomba de calor de Miele, un efectivo sistema de filtros protege el intercambiador de calor y no es necesario limpiarlo. Así se garantiza que el consumo energético se mantenga siempre bajo durante toda la vida útil de la máquina.

Solo con Miele

Cuidado perfecto de las prendas



Miele garantiza el cuidado completo de tus prendas desde el lavado hasta el secado y el planchado. Incluso los detergentes de Miele, desarrollados también en nuestros laboratorios, se adaptan a nuestros electrodomésticos.


La combinación ideal

Las lavadoras y secadoras Miele se adaptan perfectamente entre sí. El diseño y el equipamiento de las secadoras se adapta por completo al de las lavadoras. Lo que nos permite ofrecerte el mejor rendimiento y el máximo cuidado para tus prendas.



Acabado perfecto de la ropa

Muchas prendas logran un acabado perfecto solo con el planchado y con el tratamiento mecánico y térmico reciben una protección adicional. Con el sistema de planchado a vapor FashionMaster de Miele y las planchadoras Miele, planchar es una tarea sencilla, cómoda, rápida y efectiva.



Resultados simplemente perfectos

No se consigue el mismo resultado con todos los detergentes. Por eso Miele ha desarrollado su propia gama de detergentes en colaboración con algunos proveedores seleccionados. Fórmulas adaptadas específicamente a nuestras lavadoras y secadoras, que te permitirán sacarle el máximo rendimiento a tu máquina de Miele con una dosificación mínima y así contribuirás, además, a proteger el medio ambiente.

Miele

T1

Eco & Steam & 9kg

Passion



Dos líneas de diseño

W1 y T1

Con Miele no tendrás que elegir entre la mejor tecnología o el diseño más atractivo. Ponemos a tu disposición modelos con la misma dotación y en dos diseños: ChromeEdition y WhiteEdition.



Diseño ChromeEdition

Diseño clásico, según el modelo con anillo de puerta cromado, gris grafito o blanco. Es posible elegir entre paneles rectos o inclinados.



Diseño WhiteEdition

Un nuevo diseño en lavandería: según el modelo con aro en color blanco, negro o aluminio.



Consigue resultados perfectos siempre: gracias al innovador sistema de autodosificación TwinDos® los detergentes integrados UltraPhase 1 y 2 se dosifican de manera totalmente automática y ahorras hasta un 30 % de detergente.

UltraPhase 1 garantiza resultados perfectos en prendas blancas y de colores brillantes. Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se añade en el momento exacto del programa para eliminar del todo las manchas resistentes.

TwinDos®¹⁾ – La innovación para los mejores resultados.



El Instituto Hohenstein investigó las características del sistema de dosificación automática en 2 fases en relación con los detergentes de Miele UltraPhase 1 y UltraPhase 2. Se demostró la excelente eficiencia de lavado en lo que respecta a eliminación de manchas, cuidado de la ropa blanca, prevención del agrisamiento y dosificación precisa.



El sistema de 2 fases de Miele consigue mejores resultados que los detergentes líquidos convencionales que no contienen blanqueadores, ya que estos destruirían el resto de componentes. Miele UltraPhase 1 y 2 se almacenan y dosifican por separado, por eso el sistema TwinDos® contiene blanqueadores. Los principios activos de UltraPhase 1 eliminan la suciedad y las manchas de, por ejemplo, aceite, grasa, proteínas o almidones.



Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se introduce en el proceso de lavado en el momento óptimo y elimina incluso las manchas más resistentes como, por ejemplo, café, té, zumo de frutas o vino tinto. Entra en www.miele.es y conoce el trabajo del laboratorio químico de Miele y el poder de limpieza de UltraPhase 1 y 2 (productos – Productos de limpieza Miele).



Sin colorantes ni perfumes: nuevos UltraPhase 1 y 2 Sensitive para proteger la piel sensible. Protege tu piel como merece y evita las alergias. ¿La ropa? Limpia y cuidada a la perfección, por supuesto.

¹⁾ Patente: EP 2 784 205



Perfecta sintonía para una mayor sostenibilidad



Bajo consumo en todas las situaciones: gracias a la perfecta interacción del sistema de dosificación automática TwinDos® con el excelente rendimiento de limpieza de PowerWash, podrás lavar con la máxima eficacia. Con SingleWash, incluso podrás lavar una sola prenda con un consumo bajo. De esta forma, ahorrarás hasta un 40 % de detergente y hasta un 60 % de energía y tiempo* en cada uso.

* En el programa «Sintéticos/mezcla de algodón 40 °C», para lavadoras con TwinDos y PowerWash. Dotación según modelo.

¿Qué tipo de manejo se adapta mejor a tus necesidades?

Manejo táctil: M Touch

El innovador display Touch de las lavadoras y secadoras te lleva rápidamente a tu objetivo: manejo sencillo y autoexplicativo. Como en un Smartphone, los ajustes de la lavadora se realizan tocando, deslizando y desplazándose una pantalla TFT de alta resolución. Textos y símbolos informativos del display en color blanco, fácilmente legibles sobre un fondo negro. Para facilitar la experiencia al usuario, los textos informativos aparecen destacados con colores.



M Touch
Fácil selección tocando, deslizando y desplazando.



Ajuste del timer con mando giratorio



Menú desplegable para mostrar información adicional y activar otras funciones



Otros conceptos de manejo individual

El concepto de manejo de las lavadoras y secadoras Miele se ha planteado de forma intuitiva y lógica: un cómodo mando giratorio para el programa de lavado o secado y teclas sensoras organizadas de forma sencilla para las funciones complementarias. El ajuste más habitual ya está preseleccionado. Inicia tu programa rápida y fácilmente.

Las diferentes gamas de electrodomésticos de Miele ofrecen una amplia variedad de conceptos de manejo pero comparten diseño. La lavadora y la secadora de Miele combinan a la perfección con los electrodomésticos de Miele de otras gamas.



ComfortSensor
Rápido e intuitivo: display de 1 línea, selección directa de las opciones mediante teclas táctiles.



DirectSensor
Con tan solo una pulsación: selección directa de las funciones mediante teclas sensoras.



EasyControl
Selección sencilla: es posible seleccionar opciones únicamente cambiando con la tecla sensora.





Por la compra de una lavadora con TwinDos® recibes gratis 4 cartuchos de UltraPhase 1 y 3 de UltraPhase 2**

- valorados en 90 euros, más de medio año de detergente Miele gratis***.



Por la compra de un modelo de lavadora con CapDosing, recibirás gratis 3 Caps.

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Todas las ventajas* de las lavadoras Miele

Sólo en Miele TwinDos®¹⁾ El mejor sistema de dosificación de detergente líquido.

TwinDos®, el mejor sistema de dosificación automática de detergente líquido UltraPhase 1 y 2, no solo es práctico, sino que, además, garantiza los mejores resultados de limpieza. TwinDos® dosifica la cantidad necesaria de UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso del ciclo de lavado. Además, gracias a TwinDos®, se reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosificación manual.



Sólo en Miele PowerWash Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas grandes como pequeñas.



Sólo en Miele QuickPowerWash²⁾ Eficiencia de lavado A en un tiempo récord de tan solo 49 minutos.



Sólo en Miele SingleWash El programa ideal para lavar una sola prenda: lava tu blusa favorita de forma rápida, cuidadosa y eficiente.



Sólo en Miele CapDosing³⁾ Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavizante y aditivos.



Sólo en Miele Tambor protector Máxima protección de las prendas: la estructura de panel de abeja del tambor permite que la ropa se deslice sobre una fina película de agua.

* Según modelo

** La máquina incluye un cartucho UltraPhase 1 y otro de UltraPhase 2 con el aparato, el resto se adquieren una vez redimido el cupón.

*** Base de cálculo: 5 lavados semanales durante 28 semanas

¹⁾ Patente: EP 2 784 205

²⁾ Testado y confirmado por el WFK

³⁾ Patente: EP 2 365 120

¿Qué significa cada icono?

Iconos para lavadoras de carga frontal

Clase de eficiencia energética

Se indica la clase de eficiencia energética del aparato.



Se muestran las clases de eficiencia energética de la A a la G.

Tambor protector con capacidad de carga

Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.



Tambor protector con una capacidad de carga de 1-9 kg.

MultiLingua

Indica si se puede adaptar el idioma del display.



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

Sistema de dosificación

Indica que el modelo dispone de sistema de autodosificación de detergente.



Resultados de lavado perfectos, gracias al sistema de dosificación automática de detergente de dos fases de Miele.

PowerWash

Indica si el modelo dispone del sistema PowerWash.



La tecnología de lavado Miele combina el mejor rendimiento de lavado y programas cortos con una alta eficiencia energética.

CapDosing¹⁾

Indica si el modelo dispone de CapDosing.



Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavizante y aditivos.

AddLoad (añadir prendas)

Indica si el modelo dispone de AddLoad.



Posibilidad de añadir prendas grandes o pequeñas una vez iniciado el programa.

Funciones de alisado

Indica las funciones de alisado disponibles en la máquina.



Reducción del planchado del 50 %, gran variedad de aplicaciones: tras un programa de lavado o como programa de alisado independiente.



50 % menos planchado – alisado tras un programa de lavado.

Dotación especial

Muestra la dotación especial del modelo.




Para calculadores fríos: la segunda conexión a toma de agua caliente permite la entrada de agua caliente que proviene de un circuito de placas solares.



Para invidentes: los elementos hápticos y las señales acústicas guían de forma segura.

LAVADORAS



Lavadora WCA 020 Active

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 7 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente AutoClean
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

Nº de material: 11433770
Nº de EAN: 4002516303237



Lavadora WCD 020

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de hasta 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: falicita el proceso de planchado
- Preselección de inicio de hasta 24 h
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

Nº de material: 11810250
Nº de EAN: 4002516464990




Lavadora WWD 020

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de hasta 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 4 opciones extra
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: falicita el proceso de planchado
- Preselección de inicio de hasta 24 h
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

Nº de material: 11810270
Nº de EAN: 4002516465171

¹⁾ Patente: EP 2 365 120

LAVADORAS



Lavadora WCD 320

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 5 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

Nº de material: 11394970
Nº de EAN: 4002516281306



Lavadora WWD 320

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 5 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm


Nº de material: 11394990
Nº de EAN: 4002516281092



Lavadora WCD 660

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 5 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

Nº de material: 11597960
Nº de EAN: 4002516374725



Lavadora WWD 660

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 12 programas de lavado y 2 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm


Nº de material: 11597970
Nº de EAN: 4002516374800



Lavadora WCG 660

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 17 programas de lavado y 8 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

Nº de material: 11395050
Código EAN: 4002516282150



Lavadora WWG 660

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 17 programas de lavado + 8 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

Nº de material: 11395070
Nº de EAN: 4002516281887

LAVADORAS



Lavadora WWG 360

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.400 r.p.m.
- 18 programas de lavado y 9 opciones extra
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm


Nº de material: 11395060
Nº de EAN: 4002516282174



Lavadora WCI 860

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavado y 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función añadir prendas
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

Nº de material: 11395090
Nº de EAN: 4002516282532



Lavadora WWI 860

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavado y 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Alisar Extra: facilita el proceso de planchado
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm


Nº de material: 11395100
Nº de EAN: 4002516282549



Lavadora WCR 860

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- 26 programas de lavado y 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Reduce el planchado un 50% con SteamCare
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof.
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 636 mm

Nº de material: 10998440
Nº de EAN: 4002516073185



Lavadora WWR 860

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- 26 programas de lavado + 9 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Reduce el planchado un 50% con SteamCare
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof.
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

Nº de material: 10998460
Nº de EAN: 4002516073253




Lavadora WWV 980 Passion

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- 28 programas de lavado y 10 opciones extra
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- QuickPowerWash: limpieza rápida y profunda en 49 minutos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- Reduce el planchado un 50% con SteamCare
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- SingleWash: rápido lavado de prendas sueltas
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado Waterproof.
- Toma de agua caliente incorporada
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 643 mm

Nº de material: 10998470
Nº de EAN: 4002516072805

LAVADORA DE CARGA SUPERIOR



Lavadora WW 610

- Lavadora de carga superior
- Capacidad de carga de hasta 6 kg
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.200 rpm.
- 10 programas de lavado y 5 opciones extra
- Silenciosa: 49 dB durante el lavado y 72 dB en el centrifugado
- Sistema antifugas WaterControl
- Medidas (Al x An x Fo): 900 x 459 x 601 mm

Nº de material: 11634090
Nº de EAN: 4002516380313



LAVASECADORAS



Lavasecadora

Lavado y secado con solo una máquina

¿Un aparato o mejor dos?

Lavadora más secadora o, mejor dicho, lavasecadora – Miele ofrece equipos innovadores y de alta calidad en ambos casos. La lavasecadora es una excelente solución para pequeñas cantidades de ropa o cuando no hay suficiente espacio para instalar dos aparatos. Y ofrece, además, la gran ventaja de lavar y secar cantidades pequeñas de prendas de una sola vez. Un gran ahorro de tiempo.

En una lavasecadora Miele es posible lavar una carga completa. Pero, puesto que la ropa necesita más espacio para el secado, solo se puede secar una pequeña cantidad. Si tienes que lavar y secar una gran cantidad de ropa, recomendamos una lavadora y una secadora por separado. Con dos aparatos funcionando en paralelo, puedes lavar y secar al mismo tiempo y ocuparte de toda tu ropa más rápido. Independientemente de la solución que elijas, garantizamos resultados perfectos. En otras palabras: Miele protege tus prendas durante todo el ciclo de lavado y secado.

¿Qué lavasecadora prefieres?

Con 5 kg de lavado y secado continuos, estos modelos 2 en 1 son la solución perfecta para los hogares pequeños. Si hay espacio suficiente, a partir de 2 personas recomendamos la variante XL. Para familias que realizan muchas coladas, la mejor solución es una lavadora y una secadora por separado.

Lavasecadora compacta de Miele

Tecnología compacta, dimensiones compactas. Con una profundidad de carcasa de 60 cm, la lavasecadora WT1 de Miele puede lavar y secar hasta 5 kg de forma continua. Si solo se lava, es posible introducir hasta 8 kg de ropa. Ideal para los hogares más pequeños con una carga media de ropa. La WT1 está disponible con dos tipos de paneles de mandos diferentes.



Panel de mandos recto

La lavasecadora con panel recto se integra perfectamente en tu cocina. Para ello, se emplaza debajo de la encimera en un hueco de al menos 85 cm. De manera alternativa, la tapa puede sustituirse por un juego de equipamiento posterior que permite que la máquina encaje incluso en un hueco de tan solo 82 cm.



Panel de mandos inclinado

Si deseas instalar tu lavasecadora en cualquier lugar de la vivienda o en el sótano, la versión con paneles inclinados resulta perfecta. Gracias a la ligera inclinación de los paneles, el display puede leerse fácilmente.

Lavasecadora XL de Miele

La versión XL es la mejor opción para hogares con una carga grande de ropa.



En formato XL

Con una profundidad de carcasa de 67 cm, esta lavasecadora de gran formato puede lavar y secar hasta 6 kg de forma continua. Y si solo quieres lavar, el aparato tiene capacidad para hasta 9 kg de ropa. La versión XL está diseñada como modelo independiente y dispone de un panel de mandos inclinado que permite una lectura cómoda.

Tecnología PerfectCare

¿Le das valor a tus prendas? La tecnología PerfectCare de Miele mimas tus prendas. Tratamiento delicado de las prendas durante el lavado y el secado para que las disfrutes durante más tiempo.

La tecnología PerfectCare representa la perfecta interacción de cuatro funciones inteligentes que aseguran resultados óptimos de lavado y secado.

Tambor protector Miele

Asegura el tratamiento cuidadoso de tus prendas favoritas.

Detección electrónica de la humedad residual PerfectDry

De esta forma, lograrás resultados de secado precisos y, sobre todo, eficientes. Dependiendo del modelo, las lavasecadoras Miele ofrecen hasta 5 grados de secado. Por tanto, se consigue siempre el grado de secado deseado.

Termocentrifugado

Ahorra tiempo y energía. Incluso antes del secado, las prendas se centrifugan ya en una corriente de aire caliente. El resultado: se reduce el contenido de agua incluso antes del proceso de secado.

Aclarado automático de pelusas

No tienes que eliminar las pelusas de forma manual, la máquina lo hace automáticamente como un programa independiente.





¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Todas las ventajas* de las lavasecadoras Miele

Sólo en Miele **TwinDos®¹⁾**
El mejor sistema de dosificación de detergente líquido.

TwinDos®, el mejor sistema de dosificación automática de detergente líquido UltraPhase 1 y 2, no solo es práctico, sino que, además, garantiza los mejores resultados de limpieza.

TwinDos® dosifica la cantidad necesaria de UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso del ciclo de lavado. Además, gracias a TwinDos®, se reduce el consumo de detergente hasta un 30 % respecto a la dosificación manual.



Sólo en Miele **QuickPower**
Excelentes resultados de lavado y secado en tiempo récord.



Sólo en Miele **PowerWash**
Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas grandes como pequeñas.



Sólo en Miele **Extra Single**
Rápido y eficiente: según el programa, lava y seca tu prenda favorita en menos de una hora.



Sólo en Miele **Tambor protector**
Especialmente cuidadoso: gracias a la estructura de panel de abeja de la superficie, la ropa se desliza suavemente sobre una fina película de agua.



SteamCare
Reducción del planchado de hasta el 50 %: tras un programa de lavado o de secado o como programa de alisado independiente.

Por la compra de una lavasecadora con TwinDos® recibes gratis 4 cartuchos de UltraPhase 1 y 3 de UltraPhase 2**

- valorados en 90 euros, más de medio año de detergente Miele gratis***.



* Según modelo

** La máquina incluye un cartucho UltraPhase 1 y otro de UltraPhase 2 con el aparato, el resto se adquieren una vez redimido el cupón.

*** Base de cálculo: 5 lavados semanales durante 28 semanas

¹⁾ Patente: EP 2 784 205

¿Qué significa cada icono?

Iconos para lavasecadoras

Clase de eficiencia energética para lavado y secado continuos



Se muestran las clase de eficiencia energética de la A a la G.

Clase de eficiencia energética para lavado



Se muestran las clase de eficiencia energética de la A a la G.

Tambor protector con capacidad de carga



Muestra la capacidad de carga máxima para el lavado y el lavado y secado continuos.

Tambor protector, 9 kg lavado y 6 kg secado

Sistema de dosificación



El mejor sistema de dosificación de detergente líquido.

PowerWash



Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas grandes como pequeñas.

CapDosing¹⁾



Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavizante y aditivos.

Opción Manchas



Limpieza intensiva: el proceso de lavado se adapta al tratamiento de manchas.

Funciones de alisado




Reducción del planchado del 50 %, amplia variedad de aplicaciones: tras un programa de lavado o de secado o como programa de alisado independiente.



PerfectCare

Tecnología para unos resultados de lavado y secado óptimos.

LAVASECADORAS



Lavasecadora WTD 160

- Capacidad de 8 kg de carga de lavado y 5 kg de secado
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.500 r.p.m.
- 11 programas de lavado y 2 opciones extra
- 10 programas de secado y 1 opción extra
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm

Nº de material: 11587950
Nº de EAN: 4002516365440



Lavasecadora WTI 360

- Capacidad de 8 kg de carga de lavado y 5 kg de secado
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- 19 programas de lavado y 7 opciones extra
- 17 programas de secado y 3 opciones extra
- QuickPower: ropa perfectamente limpia y seca en tiempo récord
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Tecnología exclusiva: CapDosing
- Avisador acústico
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado WaterProofMetal
- Reduce el planchado un 50 % con SteamCare
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm

Nº de material: 11587930
Nº de EAN: 4002516365396



Lavasecadora WTR 860

- Capacidad de 8 kg de carga lavado y 5 kg secado
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavado y 7 opciones extra
- 21 programas de secado y 2 opciones extra
- QuickPower: prendas perfectamente limpias y secas en tiempo record
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Tecnología exclusiva CapDosing
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado WaterProofMetal
- Reduce el planchado un 50 % con SteamCare
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 637 mm

Nº de material: 11587920
Nº de EAN: 4002516365044

¹⁾ Patente: EP 2 365 120

LAVASECADORAS



Lavasecadora WTW 870

- Capacidad de 9 kg de carga lavado y 6 kg secado
- Velocidad máxima de centrifugado de 1.600 r.p.m.
- 23 programas de lavado y 7 opciones extra
- 21 programas de secado y 2 opciones extra
- QuickPower: prendas perfectamente limpias y secas en tiempo record
- Dosificación automática de detergente TwinDos
- WifiConn@ct con la app Miele@mobile
- Tecnología exclusiva CapDosing
- Avisador acústico
- Opción Manchas
- Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean)
- Sistema antifugas avanzado WaterProofMetal
- Reduce el planchado un 50% con SteamCare
- Medidas (Al x An x Fo): 850 x 596 x 714 mm

Nº de material: 11587900
Nº de EAN: 4002516365037





SECADORAS

Tecnología EcoDry

Ahorro durante toda la vida útil de la secadora

Las secadoras de bomba de calor de Miele marcan la diferencia a nivel internacional por sus elevadas exigencias en cuanto a calidad y fiabilidad. Con la tecnología EcoDry ahorrarás a lo largo de la vida útil de tu secadora, ya que Miele mantiene el consumo energético y los tiempos de secado a un nivel muy bajo a lo largo de toda su vida útil.



La tecnología EcoDry está formada por un sistema de filtros patentado¹⁾, perfectamente adaptado y un intercambiador de calor sin mantenimiento. Este sistema evita que se acumulen pelusas en el intercambiador de calor. En sistemas sin EcoDry, el intercambiador de calor se atasca durante la vida de la secadora, lo que ocasiona un mayor consumo energético y tiempos de secado más prolongados. EcoDry: bueno para tu ropa y para tu bolsillo.

EcoSpeed

Ganar tiempo y proteger el medio ambiente

Con EcoSpeed secas tu ropa rápido y de forma respetuosa con el medio ambiente con la mejor clase de eficiencia energética A+++ . Eficiencia y tiempos cortos perfectamente combinados. Con EcoSpeed puedes reducir hasta 20 minutos el tiempo de secado con carga completa. Si solo quieres secar unas cuantas prendas, ahorras aprox. 10 % del tiempo de secado.

Además de la mejor clase de eficiencia energética A+++ , las secadoras utilizan EcoSpeed con el refrigerante natural R290, que no contiene PFC y, por tanto, minimiza el efecto invernadero. Así es como EcoSpeed combina tiempos de programa más cortos, la mejor eficiencia energética y sostenibilidad en su secadora de Miele.



¹⁾ Patente: EP 2 107 155

¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Todas las ventajas* de las secadoras Miele

Sólo en Miele **Tecnología EcoDry**
La tecnología EcoDry de Miele garantiza consumos energéticos bajos y tiempos de secado cortos a largo plazo. Gracias a la combinación del sistema de filtros patentado¹⁾ de Miele y al intercambiador de calor sin mantenimiento, las pelusas no se acumulan en el intercambiador y no afectan al funcionamiento con el paso del tiempo.

Gracias a EcoDry, las secadoras de bomba de calor de Miele funcionan siempre de forma eficiente, durante toda su vida útil.



Sólo en Miele **FragranceDos²⁾**
Máxima frescura: ropa esponjosa y con un agradable aroma.

Eficiencia energética
Máxima eficiencia A+++ -10 %: máxima rentabilidad y resultados óptimos.



Tecnología de bomba de calor
También para prendas delicadas: secar a baja temperatura es económico y especialmente cuidadoso.



Intercambiador de calor libre de mantenimiento
Bien protegido: un filtro protege el intercambiador de calor y no es necesario limpiarlo a mano.



EcoSpeed
Doble ventaja: gracias a EcoSpeed seca tu ropa hasta 20 minutos más rápido con la máxima eficiencia energética.

* Según modelo
¹⁾ Patente: EP 2 107 155
²⁾ Patente: EP 2 431 516

¿Qué significa cada icono?

Iconos para secadoras

Eficiencia energética

Indica la eficiencia energética de la máquina.



Se muestran las clases de eficiencia energética de la A+++ a la C.

Tipo de tambor/capacidad de carga

Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.



Tambor protector¹⁾ con una capacidad de carga de 1-9 kg.

MultiLingua



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

EcoDry



Siempre eficiente: gracias al sistema de filtros y al intercambiador de calor libre de mantenimiento el consumo energético y la duración de los programas se mantienen siempre bajos.

EcoSpeed



Secado hasta 20 minutos más rápido con la mejor eficiencia energética.

FragranceDos²⁾



Con las fragancias para secadoras de Miele, ropa fresca y esponjosa durante más tiempo.



Ropa con magnífico olor: elige entre dos perfumes distintos e intercámbialos a tu gusto.

AddLoad (Añadir prendas)



Posibilidad de añadir prendas grandes o pequeñas una vez iniciado el programa.

Funciones de alisado

Indica de qué función de alisado dispone la máquina.



Una combinación de calor y vapor alisa las prendas ya en la secadora.



Excelente efecto de alisado: las prendas húmedas o secas estarán visiblemente más alisadas.




Visiblemente sin arrugas: secado cuidadoso de las prendas húmedas y secas.

PerfectDry



Secado siempre perfecto: la secadora detecta el contenido de cal del agua y adapta la duración del proceso.


SECADORAS DE BOMBA DE CALOR



Secadora TCA 220 WP

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 7 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Nº de material: 11844930
Nº de EAN: 4002516473015



Secadora TCC 220 WP

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 640 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Nº de material: 11844940
Nº de EAN: 4002516457121



Secadora TWC 220 WP

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 655 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Nº de material: 11844960
Nº de EAN: 4002516474234

* Ahorro superior al valor límite (24) de la clase de eficiencia energética A+++

¹⁾ Patente: EP 1 293 594

²⁾ Patente: EP 2 431 516

SECADORAS DE BOMBA DE CALOR



Secadora TCD 260 WP E LW 8 kg

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Nº de material: 11845010
Nº de EAN: 4002516473381



Secadora TWD 260 WP E LW 8kg

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Nº de material: 11845050
Nº de EAN: 4002516475231



Secadora TCC 560 WP E LW EcoSpeed & 8 kg

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad 8 kg de carga
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: Soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadoras y lavadoras integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 50 x 596 x 640 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Nº de material: 11844950
Nº de EAN: 4002516473046



Secadora TWC 560 WP

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad 8 kg de carga
- 12 programas de secado y 1 opción extra
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos: Soporte especial para envase con fragancia
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadoras y lavadoras integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 655 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Nº de material: 11844970
Nº de EAN: 4002516475224



Secadora TCF 760 WP E LW EcoSpeed & 8 kg

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y opción DryCare 40 que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Nº de material: 11845020
Nº de EAN: 4002516476290



Secadora TWF 760 WP E LW EcoSpeed & 8 kg

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 8 kg
- 12 programas de secado y opción DryCare 40 que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas
- Silenciosa: 66 dB
- Secado aún más rápido con EcoSpeed
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Nº de material: 11845070
Nº de EAN: 4002516483526

SECADORAS DE BOMBA DE CALOR



Secadora TCL 780 WP E LW EcoSpeed & Steam & 9 kg

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad 9 kg de carga
- 12 programas de secado y 6 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- Silenciosa: 64 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad: Conectividad con Miele@mobile
- Avisador acústico
- Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Nº de material: 11845080
Nº de EAN: 4002516478850



Secadora TWL 780 WP E LW EcoSpeed & Steam & 9 kg

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad 9 kg de carga
- 12 programas de secado y 6 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- ConfortSensor
- Silenciosa: 64 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- Conectividad: Conectividad con Miele@mobile
- Avisador acústico
- Función EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye Kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Nº de material: 11845110
Nº de EAN: 4002516484646



Secadora TCR 780 WP IB LW EcoSpeed & 9 kg

- Diseño ChromeEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 22 programas de secado y 8 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- SteamFinish: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios


Nº de material: 11845090
Nº de EAN: 4002516477389



Secadora TWR 780 WP IB LW Eco & Steam & 9 kg

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 22 programas de secado y 8 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- SteamFinish: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Nº de material: 11845120
Nº de EAN: 4002516485087



Secadora TWV 780 WP IB LW Passion

- Diseño WhiteEdition
- Capacidad de carga de hasta 9 kg
- 23 programas de secado y 8 opciones extra como DryCare 40, que permite secar todas las prendas lavadas a 40 °C sin separarlas, DryFresh, para reducir los olores eficazmente con vapor (ideal con nuestro envase de fragancia Dry-Fresh) y PowerFresh
- Display táctil de fácil manejo MTouch
- Silenciosa: 62 dB
- Función AddLoad (Añadir prendas)
- FragranceDos²: elige el aroma de tu ropa entre dos fragancias distintas
- Secado de precisión para todos los tejidos: PerfectDry
- SteamFinish: secado perfecto con menos arrugas
- Avisador acústico
- Conectividad con Miele@mobile
- Secadora y lavadora integradas inteligentemente con Wash2Dry
- EcoFeedback: visualiza el gasto energético y el estado del filtro de pelusas
- Preselección de inicio de hasta 24h
- Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm
- Incluye kit de evacuación de agua condensada: manguera de desagüe y accesorios

Nº de material: 11845130
Nº de EAN: 4002516485315



**CENTROS DE
PLANCHADO**

Una nueva era para el cuidado de la colada

Sistema de planchado a vapor
FashionMaster

Miele FashionMaster: el aliado a la hora de planchar con mucha comodidad

Con su combinación compacta de plancha, tobera de vapor y mesa de planchado, planchar deja de ser algo tedioso para convertirse en una actividad entretenida.

El secreto del FashionMaster es su tecnología inteligente. Nuestro objetivo durante su desarrollo: resultados perfectos con un esfuerzo mínimo. Todo comienza con el sistema patentado 1-2-Lift¹⁾. Con él, el FashionMaster se pone en funcionamiento casi automáticamente en cuestión de segundos. El proceso continúa con la extraordinaria precisión y eficiencia de la tecnología de vapor y su alisado perfecto. Gracias a su base con superficie de panal de abeja, la suela de la plancha garantiza una distribución óptima del vapor y con ello unos resultados perfectos.

La potente tobera de vapor permite planchar tejidos con caída y obtener resultados perfectos en poquísimos segundos. Un display te informa siempre del estado del aparato y muestra los pasos recomendados, por ejemplo, cuándo volver a llenar el depósito de agua. Puedes dejarlo plegado. Por eso su diseño ha recibido galardones de gran prestigio.



reddot design award
winner 2012



Adiós estrés al planchar. Llegó el FashionMaster.

¿No te gusta planchar? Lo entendemos. Por eso hemos desarrollado un sistema de planchado con el que podrás planchar tus prendas de forma sencilla y rápida, con un resultado inmejorable.

Con FashionMaster de Miele planchar dejará de ser esa tarea tediosa que nadie quiere. La preparación del momento de planchado es fundamental a la hora de ahorrar tiempo: FashionMaster integra mesa, plancha y tobera de vapor. Tan fácil como mover un carrito de golf, te seguirá al lugar de trabajo sin esfuerzo, gracias a sus dos ruedas grandes con revestimiento especial para proteger los suelos. Ni siquiera los bordes de alfombras ni los desniveles supondrán un obstáculo. La tecnología innovadora del FashionMaster te ayuda a planchar incluso grandes montañas de ropa de manera fácil y rápida. Delicadas blusas de seda, robustas chaquetas de lino, bordados de lentejuelas o tejidos estampados: el FashionMaster puede con todo y plancha cualquier prenda en un tiempo récord. Una verdadera revolución en el planchado.

¹⁾Patente: EP 2 169 108



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Todas las ventajas del sistema de planchado a vapor FashionMaster de Miele



Sólo en Miele Suela con estructura de panal de abeja¹⁾

En las lavadoras y secadoras de Miele, el tambor patentado con estructura de panal de abeja se encarga de proteger al máximo las prendas. Este mismo principio está presente también en el FashionMaster de Miele. La base con superficie de panal de abeja de la suela logra los mejores resultados de planchado y un óptimo cuidado de las prendas. A diferencia de las planchas tradicionales, gracias a la superficie de panal de abeja, el vapor se distribuye de forma rápida y homogénea por la base de la plancha. La película de vapor así creada permite que la plancha se deslice por la ropa con delicadeza y con total efectividad de planchado.



Mesa de planchado activa

Resultados óptimos: las funciones de hinchado y extracción garantizan una aplicación óptima del vapor y un posicionamiento correcto de las prendas.



Vapor

Más que aire caliente: los 4 bares de presión y los 100 g/min de vapor constante garantizan un resultado de planchado de calidad profesional.



Sólo en Miele Sistema 1-2-Lift

Dos asas, esfuerzo cero. Listo para empezar en segundos gracias al sistema patentado²⁾ 1-2 lift.



Ajuste de altura sin límites

Muy ergonómico: el amortiguador de gas te permite ajustar la altura perfecta para la mesa de trabajo. (83-102 cm).



Tobera de vapor

Siempre perfectas: las prendas con caída (vestidos, chaquetas o cortinas) se alisan y se refrescan.

* Según modelo

¹⁾ Patente: EP 2 233 632

²⁾ Patente: EP 2 169 108

¿Qué significa cada icono?

Iconos para FashionMaster

Tipo de prendas



Esta secadora es especialmente adecuada para planchar prendas delicadas.

Base con superficie de panal de abeja¹⁾



Resultados óptimos: el colchón de vapor que se forma entre las celdas hace que la plancha se deslice suave y efectivamente por la ropa.

MultiLingua



Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.

Vapor



4 bares de presión y 100 g/min de vapor constante para un resultado de planchado de calidad profesional.

Sistema 1-2-Lift



Dos asas, esfuerzo cero. Listo para empezar en segundos gracias al sistema patentado²⁾ 1-2 lift.

Tobera de vapor



La cómoda tobera de vapor permite planchar colgados vestidos, cortinas, camisas, etc.

CENTRO DE PLANCHADO FashionMaster



FashionMaster B 4847

- Planchado profesional con presión de vapor (4 bares) y 100 g de vapor/minuto
- Plancha con base antiadherente con estructura de panal de abeja
- Mesa de planchado con funciones de hinchado y extracción
- Tobera de vapor para planchado vertical
- Display con texto para todas las funciones y el mantenimiento
- Sistema 1-2-Lift: ajuste de altura entre 83 e 102 cm
- Depósito de agua de 1,25 litros
- Compartimiento para el almacenamiento
- Ruedas de fácil deslizamiento
- Sistema de descalcificación automática
- Sistema de enfriamiento CoolDown
- Medidas abierto (Al x An x Fo): 970 x 1480 x 470 mm
- Medidas cerrado (Al x An x Fo): 1280 x 470 x 370 mm

Nº de material: 11978060
Nº de EAN: 4002516527121

¹⁾ Patente: EP 2 233 632
²⁾ Patente: EP 2 169 108



¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Todas las ventajas de las planchadoras Miele

Planchadoras Miele: sin arrugas ni dobleces

¿Piensas que las planchadoras están pasadas de moda y son incómodas? Entonces significa que nunca has trabajado con una planchadora Miele. Las ventajas te convencerán de inmediato. Nunca has planchado con tanta comodidad y rapidez. Te ahorrarás mucho esfuerzo en comparación con las planchas tradicionales... y hasta un 50 % de tiempo. Así ganarás tiempo para disfrutar de las cosas buenas de la vida.



Asombrosamente versátil

Se adapta a todo: alisa todo tipo ropa de forma fácil y rápida, sea del tamaño que sea.



Sólo en Miele Función Vapor

Alisado especialmente sencillo: el sistema de dos depósitos garantiza vapor rápido y constante y un alisado perfecto.



Presión de apriete alta

Más presión, más alisado: en el planchado a mano, tendrías que aplicar una presión continua con 7 kg de peso para lograr un resultado similar.



Selección de temperatura adaptada al tejido

Protege las fibras: ajusta la temperatura según la etiqueta de cuidados. De esta forma, las prendas lucirán bien durante más tiempo.



Plancha sentado

Ergonomía y descanso: tu espalda está protegida, y al poder controlar el aparato con un pedal, las manos quedan libres.

¿Qué significa cada icono?

Iconos para planchadoras

Tipo de tejido

Muestra el tipo de tejido para el cual es especialmente adecuada la planchadora.



Este aparato es especialmente adecuado para planchar prendas lisas como ropa de cama o de manteles, etc.


Vapor

Indica si el aparato dispone de la función de vapor.



Alisado especialmente sencillo: el sistema de dos depósitos garantiza vapor rápido y constante y un alisado perfecto.

PLANCHADORA DE RODILLO



Planchadora B 995

- Menor esfuerzo gracias a la alta presión de contacto
- Planchado cómodo de piezas grandes: rodillo de planchado ancho
- Ritmo de trabajo individual con velocidad variable de rodillos
- Planchar fácilmente las piezas complicadas: extremo de rodillo libre
- Resultados óptimos incluso en prendas secas: función de vapor
- Barra recogedora para el enfriamiento de la ropa sin arrugas
- Rodillo con bobinado para la absorción de humedad
- Selección de temperatura adaptada al tejido
- Transporte fácil gracias a sus cuatro ruedas
- Medidas (Al x An x Fo):
985 x 959 x 380mm
- Medidas plegado (Al x An x Fo):
500 x 1.055 x 380mm

Nº de material: 7241190

Nº de EAN: 4002514458755

Miele S.A.U.

Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

Atención al cliente

info@miele.es

Servicio Post-venta

miele.es/service

Miele online

miele.es

Miele Experience Center La Moraleja

Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66

Miele Experience Center Madrid

Claudio Coello, 17
28001 Madrid
Telf. 91 111 55 67

Miele Experience Center Las Rozas

Londres, 28A
28232 Las Rozas
Telf. 91 111 55 68

Miele Experience Center Barcelona

Vía Augusta, 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50

Miele Experience Center Bilbao

Plaza de Euskadi, 3
48009 Bilbao
Telf. 94 678 11 08

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:



Tu distribuidor oficial Miele: