

**Miele**

# Lavavajillas

Programa Design

Versión Abril 2022

**Miele. Immer Besser.**





# LAVAVAJILLAS



## Novedad mundial AutoDos: sistema de dosificación automática AutoDos con PowerDisk integrado

Máxima comodidad y eficiencia de limpieza

Consigue unos resultados de limpieza excelentes gracias a nuestra última innovación: el primer sistema de dosificación automática con PowerDisk integrado del mercado se llama AutoDos. Hemos desarrollado un sistema único: una nueva gama de lavavajillas y un detergente en polvo granulado exclusivo. Dependiendo del programa seleccionado, se dosifica la cantidad exacta necesaria de detergente en polvo granulado en el momento óptimo. También es posible dosificar varias veces en un mismo programa. En el programa Automático, un sensor mide el grado de suciedad y la dosificación se ajusta en consecuencia.



Los lavavajillas de la nueva generación ofrecen la máxima libertad de funcionamiento. Puedes utilizar el sistema de dosificación automática AutoDos con PowerDisk integrado o dosificar de la manera clásica añadiendo detergente en pastillas o en polvo en el depósito de dosificación. Tú decides en todo momento qué detergente deseas utilizar.

Olvídate de dosificar, ahora solo tendrás que acordarte de introducir detergente en el lavavajillas aproximadamente una vez al mes: con la innovadora tecnología de dosificación con PowerDisk, el detergente granulado en polvo dura un promedio de 20 lavados<sup>1)</sup>. Olvídate de dosificar.

Miele@home te ayuda a hacer un uso inteligente de tus electrodomésticos de Miele y sacarlos el máximo rendimiento: el primer lavavajillas autónomo del mundo se conecta en red de manera fácil y segura, lo que facilita enormemente su funcionamiento. Máximo confort para tu día a día.

## ¿Qué tipo de lavavajillas se adapta mejor a tus necesidades?

Diseños de los lavavajillas Miele

Los lavavajillas de Miele están disponibles en diferentes diseños para integrarse a la perfección en tu cocina y ofrecerte el máximo confort.



### Lavavajillas de libre instalación

Modelos de libre instalación con una robusta placa protectora, que se puede utilizar como encimera. Dado que el lavavajillas no está instalado de forma permanente, se puede trasladar y volver a instalar en otra ubicación, por ejemplo, en caso de mudanza.



### Lavavajillas empotrable bajo encimera

Los lavavajillas empotrables bajo encimera están disponibles en Brilliant White y en acero inoxidable CleanSteel, y son ideales como modelos de sustitución.



### Lavavajillas totalmente integrables

El frontal del lavavajillas se reviste con un frontal decorativo de la cocina o con el frontal de acero inoxidable CleanSteel de Miele. Para una integración perfecta en el diseño de tu cocina.



### Lavavajillas sin tiradores con Knock2open

Con tan solo dos toques en la puerta, el lavavajillas se abre de forma automática, ¡sin tirador!



**Montaje en armario alto**  
**Carga ergonómica: todos los lavavajillas empotrables de Miele se pueden instalar fácilmente a una altura ergonómica.**

### Lavavajillas integrables

El frontal puede revestirse con un panel decorativo en el mismo diseño de la cocina y conseguir así su integración total en el ambiente. O también es posible colocar un revestimiento en acero inoxidable CleanSteel.

# ¿De qué hueco dispones?

Variedad de tamaños de los lavavajillas Miele



## Lavavajillas estándar

(81 cm de alto, 60 cm de ancho)

Para el hueco de empotramiento estándar en la mayoría de los hogares convencionales, para huecos de empotramientos a partir de 81 cm de altura.

Medidas de los lavavajillas Miele

Los lavavajillas Miele están disponibles en diferentes anchos y alturas.

¡La solución que mejor se adapta a tu cocina!



## Lavavajillas XXL

(85 cm de alto, 60 cm de ancho)

Los lavavajillas empotrables bajo encimera, así como los modelos integrables y totalmente integrables de Miele, también están disponibles en versión XXL. Estos son adecuados para cocinas a partir de una altura de hueco de empotramiento de 85 cm. Ideales para cocinas nuevas con una encimera más alta. Los lavavajillas XXL ofrecen hasta un 25 % más de volumen de carga en el cesto superior para una mayor flexibilidad y mejores opciones de alojamiento, p. ej., para copas de pie alto, tazas de café grandes y piezas de hasta 23 cm de diámetro.



## La versión más estrecha

(81 cm de alto, 45 cm de ancho)

Los modelos de 45 cm ofrecen igualmente el máximo rendimiento y confort: bandeja portacubiertos, bajo consumo energético y cesto verstáil. Ideal para hogares con pocas personas y poco espacio, pero que no desean prescindir de la comodidad de un lavavajillas Miele.

# ¿Qué tipo de manejo deseas?

Los paneles de los nuevos lavavajillas de la Generación 7000 de Miele

El nuevo concepto de panel de los lavavajillas de la Generación 7000 tiene un único objetivo: satisfacerte. El manejo se realiza de forma muy sencilla en todos los niveles, guiándote de forma lógica e intuitiva a través de todos los pasos. Tanto si optas por el moderno manejo táctil, las intuitivas teclas de selección de programas o el display de texto. Los displays táctiles se manejan fácilmente.



## Display M Touch S

En el manejo a través de teclas sensoras en el panel aparece una amplia selección de programas disponibles. Los nombres de los programas y otros contenidos se muestran en el display de texto TFT de una línea.



## Teclas sensoras



## Diseño

Manejo táctil: con el Display M Touch S te desplazas por el menú y seleccionas los programas a través de los iconos, igual que en un smartphone. El display táctil ligeramente inclinado se visualiza todo el contenido del menú cómodamente. Además, el panel del display se limpia fácilmente.



**MultiLingua**  
Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprender la información fácilmente.



## Display M Touch Vi

Nuestro nuevo display M Touch Vi es sinónimo de máximo confort: en el display TFT de gran tamaño los programas se seleccionan de forma táctil. En ningún otro lavavajillas totalmente integrable el manejo resulta tan cómodo.



## Display TFT



## Confort

Selecciona y modifica los programas de lavado y las opciones tocando directamente los símbolos en el panel, así de fácil y rápido. Un gran número de programas se pueden controlar por selección directa.

El display de texto TFT de una línea facilita la lectura de las indicaciones. Dependiendo del modelo, en el panel se visualiza el logotipo de Miele retroiluminado.



# AutoDos

**Sólo en Miele** El mejor sistema de limpieza: AutoDos es el primer sistema de dosificación automática con PowerDisk integrado<sup>1)</sup> del mundo. Así, el lavavajillas y el exclusivo detergente en polvo granulado se convierten en un sistema de dosificación preciso en función del programa y del grado de suciedad de la vajilla.

Disfruta de la máxima libertad: un PowerDisk es suficiente para un promedio de 20 lavados<sup>2)</sup> sin necesidad de rellenar. Y siempre dosifica la cantidad adecuada de detergente en polvo granulado.

<sup>1)</sup> Patente: EP2850990, US9962062  
<sup>2)</sup> En programa ECO 50 °C

## ¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?

Ventajas\* de los lavavajillas Miele



**Sólo en Miele** Bandeja portacubiertos MultiFlex 3D<sup>1)</sup>  
 Coloca cómodamente el lavavajillas: multitud de posibilidades de ajuste incluso para las piezas más pequeñas.



**Sólo en Miele** Dotación de los cestos FlexLine  
 De la flexibilidad a la comodidad: ajuste fácil, colocación flexible y los mejores resultados de limpieza.



**Sólo en Miele** Miele@home  
 Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.



**QuickPowerWash**  
 Programa corto: resultados perfectos en solo 58 minutos para vajilla con un grado de suciedad normal.



**Tecnología EcoPower**  
 Consumo eficiente de agua y energía: uso eficiente de los recursos gracias al diseño del flujo de agua.

\* dotación según modelo  
<sup>1)</sup> Patente: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2

# ¿Qué significa cada icono?

## Iconos para lavavajillas



### Eficiencia energética

Se indican clases de eficiencia energética de la A a la G.



### Consumo de agua

Los lavavajillas Miele son muy eficientes. El valor más alto de consumo es de 8,9 l.



### MultiLingua

Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas comprenderlo fácilmente.



### Nivel acústico

El lavavajillas más silencioso tiene un nivel acústico a partir de 38 dB en el programa Silencio Plus.



### Limpieza de cubiertos

La bandeja portacubiertos MultiFlex 3D <sup>1)</sup> patentada ofrece el confort perfecto para las máximas exigencias. Su altura, ancho y fondo pueden regularse de manera óptima y versátil.



La bandeja portacubiertos 3D patentada<sup>+2)</sup> se puede regular en altura, ancho y fondo. Con fila de spikes abatibles en el medio para piezas de cubertería largas y pequeñas.



La bandeja portacubiertos 3D patentada<sup>3)</sup> se puede regular en altura, ancho y fondo.



Cada pieza de cubertería se aloja por separado, la suciedad se elimina sin dejar restos y los cubiertos quedan totalmente secos.



El cesto cubertero puede colocarse con flexibilidad en las filas de spikes delanteras del cesto inferior



### QuickPowerWash

El mejor rendimiento de limpieza A en menos de una hora con las pastillas o el PowerDisk® de Miele.



### AutoDos

Dosificación automática del detergente para unos resultados de limpieza óptimos y el máximo confort.



### BrilliantLight

Los cuatro LED de potencia proporcionan una iluminación perfecta del interior del equipo.



### Nuevo concepto de panel

Manejo rápido y sencillo desplazándose por el display Touch.



Manejo rápido y sencillo desplazándose por el display Touch completamente integrado.

# LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN



### Lavavajillas G 5000 Active

- Lavavajillas de libre instalación con cesto cubertero
- Capacidad: 13 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 93 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

### Brilliant White

Nº de material: 11492280  
Nº de EAN: 4002516313960

### Acero inox. CleanSteel (puertas)

Nº de material: 11492290  
Nº de EAN: 4002516313977



### Lavavajillas G 5000 SC Active

- Lavavajillas de libre instalación con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 95 kWh
- Consumo de agua en el programa ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

### Brilliant White

Nº de material: 11492300  
Nº de EAN: 4002516313984

### Acero inox. CleanSteel (puertas)

Nº de material: 11492310  
Nº de EAN: 4002516313991

<sup>1)</sup> Patente: DE102008062761B3, EP2433549B1

<sup>2)</sup> Patente: DE102008062761B3, EP2201887B1

<sup>3)</sup> Patente: EP 2201887B1, DE 102008062761B3



# LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN



## Lavavajillas G 5430 SC

- Lavavajillas de 45 cm de libre instalación con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 9 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 78 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto

Nº de material: 11492620  
Nº de EAN: 4002516314417



## Lavavajillas G 5640 SC

- Lavavajillas de 45 cm de libre instalación con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 9 servicios normalizados
- 6 programas de lavado
- Muy silencioso: 44 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 62 kWh
- Consumo de agua en el prog. ECO: 7,7 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado

Nº de material: 11492640  
Nº de EAN: 4002516314431


# LAVAVAJILLAS EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA




## Lavavajillas G 7200 SCU

- Lavavajillas empotrable bajo encimera con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 43 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ExtraComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D

Nº de material: 11870430  
Nº de EAN: 4002516464235



# LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN PARCIAL



## Lavavajillas G 5000 Sci Active

- Lavavajillas de integración parcial con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 95 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

## Lavavajillas G 5210 Sci Active

- Lavavajillas de integración parcial con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

## Brilliant White


Nº de material: 11492320  
Nº de EAN: 4002516314004

Nº de material: 11492540  
Nº de EAN: 4002516314073


## Acero inox. CleanSteel (puertas)

Nº de material: 11492380  
Nº de EAN: 4002516314318

## G 5000 Sci Active



## G 5210 Sci Active



# LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN PARCIAL



## Lavavajillas G 7110 Sci AutoDos

- Lavavajillas de integración parcial con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 44 d(B)A
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: consumo de agua y energía estimado
- QuickPowerWash: lavado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ComfortPlus y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de WiFiConn@ct


## Brilliant White

Nº de material: 11780880  
Nº de EAN: 4002516436898


## Acero inox. CleanSteel (puertas)

Nº de material: 11780890  
Nº de EAN: 4002516436904

## G 7110 Sci



# LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN PARCIAL



## Lavavajillas G 7920 SCi

- Lavavajillas de integración parcial y bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 10 programas de lavado
- Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación MaxiComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ct

Nº de material: 11870520  
Nº de EAN: 4002516464334


# LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES



## Lavavajillas G 5050 Vi

- Lavavajillas totalmente integrable con cesto cubertero
- Capacidad: 13 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 93 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort



Nº de material: 11492400  
Nº de EAN: 4002516314325




## Lavavajillas G 5050 SCVi

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 95 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

Nº de material: 11492430  
Nº de EAN: 4002516314035



# LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES




## Lavavajillas G 5260 Vi


- Lavavajillas de integración total con cesto cubertero
- Capacidad: 13 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 73 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

Nº de material: 11492560  
Nº de EAN: 4002516314080

## G 5260 Vi



## G 5260 SCVi



## Lavavajillas G 5260 SCVi

- Lavavajillas de integración total con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

Nº de material: 11492580  
Nº de EAN: 4002516314097

# LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES




## Lavavajillas G 5265 SCVi XXL Active Plus\*

- Lavavajillas de integración total con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

Nº de material: 11492610  
Nº EAN: 4002516314103

## G 5265 SCVi XXL Active Plus



\* Temporalmente no disponible

# LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES



## Lavavajillas G 7160 SCVi AutoDos

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 44 dB(A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ComfortPlus y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de WiFiConn@ct


## Lavavajillas G 7165 SCVi XXL AutoDos

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 8 programas de lavado
- Muy silencioso: 44 dB(A)
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 64 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ComfortPlus y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Comunicación sencilla con el lavavajillas a través de WiFiConn@ct


Nº de material: 11780910  
Nº de EAN: 4002516436911

Nº de material: 11780920  
Nº de EAN: 4002516436928

G 7160 SCVi



G 7165 SCVi XXL



# LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES



## Lavavajillas G 7460 SCVi

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 10 programas de lavado
- Muy silencioso: 42 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación ExtraComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ct


## Lavavajillas G 7690 SCVi K20

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos e iluminación BrilliantLight
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 11 programas de lavado
- Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación MaxiComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Knock2open: apertura automática de la puerta con dos toques
- Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ct


Nº de material: 11870500  
Nº de EAN: 4002516464310

Nº de material: 11870510  
Nº de EAN: 4002516464327

G 7460 SCVi



G 7690 SCVi K20





# LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES



## Lavavajillas G 7970 SCVi K20

- Lavavajillas totalmente integrable con bandeja portacubiertos e iluminación BrilliantLight
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 11 programas de lavado
- Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación MaxiComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Knock2open: apertura automática de la puerta con dos toques
- Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ct

Nº de material: 11870530  
Nº de EAN: 4002516464341



## Lavavajillas G 7975 SCVi K20 XXL

- Lavavajillas XXL totalmente integrable con bandeja portacubiertos e iluminación BrilliantLight
- Capacidad: 14 servicios normalizados
- 11 programas de lavado
- Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 74 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Sistema AutoDos: dosificación automática del detergente con PowerDisk integrado
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Dotación MaxiComfort y bandeja portacubiertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
- Knock2open: apertura automática de la puerta con dos toques
- Comunicación sencilla con el aparato a través de WiFiConn@ct

Nº de material: 11870550  
Nº de EAN: 4002516464358


# LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE



## Lavavajillas G 5481 SCVi

- Lavavajillas de integración total de 45 cm con bandeja portacubiertos
- Capacidad: 9 servicios normalizados
- 5 programas de lavado
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía en 100 lavados en el programa ECO: 78 kWh
- Consumo de agua en prog. ECO: 8 l
- QuickPowerWash: lavado y secado en menos de 1 hora
- Ahorro de tiempo: opción Corto
- Dotación cesto superior y cesto inferior: Comfort

Nº de material: 11492630  
Nº de EAN: 4002516314424



# Principales características de los lavavajillas de Miele Professional

¿En qué se diferencian de los lavavajillas de uso doméstico?



## Programas muy cortos

¿Estás buscando programas muy cortos y resultados brillantes? Los lavavajillas de Miele Professional son la solución perfecta: disfruta cada día de sus innovadoras características y, además, consigue unos resultados excelentes en un tiempo récord de 8 minutos.



## Dosificación de detergentes líquidos

Para que su manejo sea más cómodo y eficiente, es posible conectar un módulo de dosificación de detergente líquido. Gracias a la dosificación del detergente en el momento óptimo del ciclo de lavado, se optimizan los resultados. Y, además, la dosificación automática es mucho más precisa que la dosificación manual. (Accesorio especial, consultar disponibilidad).



## Resultados profesionales

Un día a día exigente requiere la máxima calidad. Para garantizarla, los lavavajillas de Miele Professional son sometidos a innumerables test de calidad.



## Manejo fácil

Manejo sencillo e intuitivo a través de un display con texto claro y símbolos que permite seleccionar los programas deseados con tan solo un par de pulsaciones.

# LAVAVAJILLAS SEMIPROFESIONAL XXL DE INTEGRACIÓN TOTAL



## PFD 104 SCVi XXL

### Lavavajillas de integración total con bandeja MultiFlex 3D

- Capacidad: 14 servicios normalizados en tan solo 17 min
- 8 programas de lavado
- EcoFeedback: estimador de consumo de agua y energía
- Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
- Consumo de energía del programa ECO en 100 lavados: 95 kWh
- Consumo de agua del programa ECO por lavado: 12 l
- Apertura automática de la puerta con dos toques: Knock2open
- Secado AutoOpen: apertura automática de la puerta tras el lavado
- Medidas del aparato en mm (Al x An x Fo): 845 x 598 x 570 mm

Nº de material: 11605060

Nº de EAN: 4002516366645

**Miele S.A.U.**

Avda. de Bruselas 31  
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas  
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00  
Fax. 91 662 02 66

**Atención al cliente**

[info@miele.es](mailto:info@miele.es)

**Servicio Post-venta**

[miele.es/service](http://miele.es/service)

**Miele online**

[miele.es](http://miele.es)

**Miele Experience Center La Moraleja**

Avenida de Bruselas, 31  
28108 Arroyo de la Vega  
Alcobendas (Madrid)  
Telf. 91 111 55 66

**Miele Experience Center Madrid**

Claudio Coello, 17  
28001 Madrid  
Telf. 91 111 55 67

**Miele Experience Center Las Rozas**

Londres, 28A  
28232 Las Rozas  
Telf. 91 111 55 68

**Miele Experience Center Barcelona**

Vía Augusta, 24-26  
08006 Barcelona  
Telf. 93 292 04 50

**Miele Experience Center Bilbao**

Plaza de Euskadi, 3  
48009 Bilbao  
Telf. 94 678 11 08

Síguenos en nuestros canales  
de Miele España:



Tu distribuidor oficial Miele: