

Désignation article GEM	
-------------------------	--

B 4847 FashionMaster	F
B 995 D	F
CVA 7440 Noir obsidien	F
CVA 7445 Inox antitraces	F
CVA 7845 Beige perle	F
CVA 7845 Inox antitraces	F
DA 6996 W Pearl satiné blanc	F
DA 9299 W Screen blbo Blackboard	F
DAD 4940 Black Levantar Noir mat	F
DAH 2660 Escala Noir obsidien	F
DAH 4970 Sienna Noir obsidien	F
DGC 7250 Noir obsidien	F
DGC 7450 Noir obsidien	F
DGC 7460 HCX Pro Beige Perle	F
DGC 7640 HC Pro Inox antitraces	F
DGC 7860 HCX Pro Beige Perle	F
DGC 7860 HC Pro Noir obsidien	F
DGM 7440 Gris graphite	F
DGM 7640 Noir obsidien	F
ESW 7010 Beige perle	EU3
ESW 7010 Noir obsidien	F
ESW 7020 Noir obsidien	F
EVS 7010 Beige perle	EU3
EVS 7010 Noir obsidien	F
FNUS 7040 D	EU1
G 5433 SC Front Excellence Inox antiF	
G 7130 SCi AutoDos Inox antitraces	F
G 7190 SCVi AutoDos FF Inox	F
G 7293 SCVi Excellence Inox	F
G 7678 SCVi XXL AutoDos Excell Noir oF	
G7793 SCVi AD 125 Gala Ed. Noir obsidF	
H 2465 BP ACTIVE Noir obsidien	F
H 7440 BMX Beige Perle	F
H 7240 BM Noir obsidien	F
H 7260 BP Noir obsidien	F
H 7464 BP Gris graphite	F
H 7640 BM Noir obsidien	F
H 7660 BP Inox antitraces	F
H 7840 BMX 125 Gala Ed Noir mat obsidF	
H 7840 BP Noir obsidien	F
H 7860 BPX Beige perle	EU3
H 7890 BP Inox antitraces	F
K 31252 UI	EU1
KF 2982 Vi	EU1
KFN 4395 CD ws	EU1
KFN 4397 CD el 125 Edition	EU1
KFN 4796 CD edt/cs	EU1
KFN 4799 AD 125 Gala Ed	EU1
KFN 4898 AD	EU1

KFN 7734 C	EU1
KFN 7785 C RE	EU1
KFN4377CD el	EU1
KM 3010 G inox	F
KM 7210 FR Inox	F
KM 7360 FL Noir	F
KM 7363 FL Noir	F
KM 7464 FR Inox	F
KM 7576-2 FL 125 Gala Ed Noir mat	F
KM 7667 FL Noir	F
KM 7684 FL Noir	F
KM 7897-2 FL Diamond Noir	F
KMDA 7473 FL-U Silence Noir	F
KMDA 7876 FL-U 125 Gala Ed Noir mat	F
KS 4887 DD edt/cs	EU1
KU 7015 D	EU1
KWNS 4784 DE edt	EU1
KWT 2672 ViS	EU1
KWT 4584 E sw	EU1
KWT 6422 iG SW RE	EU1
KWT 7112 iG obsw/matt 125 Gala Ed	EU1
KWT 7112 iG pb	EU1
KWTS 4785 F sw 125 Gala Edition	EU1
KWTUS 7054 F SW RE	EU1
KWTUS 7096 E SW RE	EU1
M 2240 SC Noir obsidien	F
M 6012 SC inox	F
M 7244 TC Noir obsidien	F
PFD 104 SCVi XXL	EP1
PIB 100 - CENTRE DE REPASSAGE	
PWM 1108 SmartBiz [EL DP] Blanc 220	-F
TEH785WP EcoSpeed &9kg	F
TEL685WP 125 Gala Edition	F
TQ 1000 WP Nova Edition	EU3
TRK 555 Panier de séchage	CH
WED385 WCS PWash &Steam &9kg	F
WEG885 WCS PWash &TDos &Steam	F
WEI885 WPS 125 Gala Ed	F
WQ 1000 WPS Nova Edition	EU3
WSA123 WCS 8kg Active	F
WTD160 WCS 8/5 kg	F
WTI360 WPM PWash 8/5 kg	F
WTR860WPM PWash &TDos 8/5 kg	F
WTV 501	
WTV 511	

Désignation article PEM

Guard L1 All Floor Noir obsidien	ANL
Guard L1 Bleu Nordique	ANL
Guard L1 Comfort Titane perlé	ANL
Guard L1 Parquet Blanc brillant	ANL
Guard L1 Flex Jaune Ambré	CE
Guard M1 Cat & Dog Flex Noir obsidie	ANL
Guard M1 Performance Blanc brillant	CE
Guard M1 Standard Flex Bleu Nordique	ANL
Guard M1 Standard Rouge Ocre	ANL
Guard S1 Noir obsidien	CE
Guard S1 Bleu Nordique	CE
Guard S1 Junior Rouge Ocre	CE
Guard S1 Parquet Flex Blanc brillant	CE
Guard S1 Jaune Ambré	CE
Duoflex HX1 Total Care Noir obsidien	EU1
Duoflex HX1 Bleu Nordique	EU1
CM 7750 Noir obsidien	A
CM 6560 Gris graphite	F
CM 6360 NoirOb.BronzePF	F
CM 5710 Bronze perlé	F
CM 5510 alu. met.	F
CM 5410 Noir obsidien	F
CM 5315 Active Gris graphite	F
Scout RX3 Runner Bronze perlé	EU
Scout RX3 Noir obsidien	EU
Scout RX3 Home Vision Or rosé	EU
Boost CX1 Gris graphite	CE
Boost CX1 Cat & Dog Noir obsidien	CE
Boost CX1 125 Gala Ed Noir obsidien	CE
Blizzard CX1 Red Rouge mangué	CE
Blizzard CX1 Parquet Bleu turquin	CE
Triflex HX2 Pro Gris InfinityPF	EU1
Triflex HX2 Blanc	EU1
Triflex HX2 125 Gala Ed Noir obsidien	EU1
Triflex HX1 Plus Noir obsidien	EU1
Triflex HX1 Flash Gris graphite	EU1