

Miele

UNE MAISON SAINNE AVEC MIELE

Depuis plus de 120 ans, Miele met l'excellence au cœur de toutes ses actions. De la conception à la fabrication et avec un savoir-faire quasi artisanal, la marque Allemande propose ce qu'il y a de mieux en termes de qualité, de durabilité et de fiabilité. N'ayant de cesse de tenir sa promesse - « Immer Besser » (Toujours mieux) - Miele est gage de performance dans le temps.

Et justement, le temps est au beau fixe. Avec les journées qui se rallongent et les températures qui montent, on ouvre les fenêtres, on aère et on rafraîchit son intérieur. Avec cette sélection d'appareils Miele dans les univers du soin du linge, de la cuisine et des aspirateurs, la maison s'assainie et se prépare à accueillir le soleil.



PRENDRE SOIN DE SON SOL AVEC LES ASPIRATEURS MIELE

La fréquence idéale pour passer l'aspirateur dans sa maison est d'une fois par semaine. Pour chasser la poussière et les saletés, il faut faire le choix le plus adapté pour son sol, mais aussi à ses habitudes, sa surface, ses habitants. Puissance, fonctionnalités, technologies, flexibilité, confort... les aspirateurs Miele répondent à chaque besoin et séduisent à bien des niveaux pour conserver un intérieur propre au quotidien.





LE SCOUT RX3 HOME VISION VÉRITABLE PETIT BIJOU DE TECHNOLOGIE

Petit, discret, autonome, précis et silencieux, l'aspirateur robot Scout RX3 Home Vision est équipé de caméras, de capteurs, de composants électroniques et de logiciels qui lui permettent d'explorer minutieusement les sols tout en menant une lutte sans merci contre la saleté. Parmi ses nombreux atouts, son système d'aspiration et ses 4 équipements spéciaux garantissent un nettoyage particulièrement puissant tandis que son filtre AirClean Plus garantit un air ambiant particulièrement sain.

- Navigation intelligente 3D grâce à deux caméras à l'avant
- Excellente puissance d'aspiration grâce au mode Quattro Cleaning Power
- Utilisation de l'app. Miele Scout pour bloquer ou favoriser certaines zones
- Transmission d'images en direct avec Home Vision HD, vers le mobile
- Grande autonomie de la batterie – 170 min non-stop
- Meubles protégés grâce à la technologie de protection des meubles

Plus d'informations sur www.miele.fr



LE TRIFLEX HX1 FLEXIBLE, PUISSANT ET RAPIDE

L'aspirateur Triflex HX1, grâce à son système 3 en 1, permet un nettoyage rapide et efficace sur tous types de surfaces. Révolutionnaire et innovant avec sa puissante technologie Vortex, il est tout aussi performant qu'un aspirateur traîneau et sait s'adapter à toutes les situations. Ses excellentes performances de nettoyage en font l'allié parfait contre la poussière ou encore les poils d'animaux, le tout sans effort. Avec son filtre Hygiène Lifetime sans entretien, il dispose notamment d'une capacité de rétention des poussières très élevée et filtre 99,98% des particules fines pour un air sain et dépollué.



- Flexibilité inégalée avec fonction 3 en 1 pour plus de confort et de polyvalence
- Jusqu'à 60 min d'autonomie grâce à une batterie Li-Ion remplaçable
- Filtre Hygiène Lifetime, retient 99,9 % des particules fines sans les rejeter dans l'air
- Brosse Multi Floor XXL, efficace sur tous les revêtements de sol

Plus d'informations sur www.miele.fr



PRENDRE SOIN DE SON LINGE AVEC LES LAVE-LINGE MIELE

Avec le changement de saison, les vêtements en coton et autres matières légères prennent la place des pulls en laine, tandis que les draps se parent de gaze de coton et les nappes de lin ou de percale. Après avoir passé plusieurs mois au fond du placard, ils ont plus que jamais besoin d'un passage doux en machine pour s'exposer à l'approche des beaux jours. Véritable acteur du soin du linge, Miele propose des modèles de lave-linge conjuguant confort d'utilisation, performances exceptionnelles et technologies exclusives.



LE LAVE-LINGE WWG 660 UN SYSTÈME DE DOSAGE AUTOMATIQUE PRÉCIS POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

Assurant un lavage irréprochable, le lave-linge WWG 660 réunit le meilleur de Miele en termes de technologies. Son système de dosage automatique TwinDos®, notamment, permet un dosage tellement précis que les économies de lessive sont de 30 % par rapport à un dosage manuel. La lessive est diffusée à la juste dose et au bon moment du cycle de lavage.

Les capsules unidoses de Miele, qui sont adaptées à tous les types de textiles (laine, soie, duvet, vêtements de sport...) et sont constituées à 100 % de plastique recyclé, permettent de prendre soin du linge.



- Dosage automatique TwinDos® avec système en 2 phases pour un résultat optimal
- Dosage écologique avec les capsules unidoses CapDosing, en plastique recyclé
- Traitement délicat du linge grâce à la structure alvéolée du tambour (coussin d'eau protecteur)
- Le programme Défroissage à la vapeur réduit le temps de repassage jusqu'à 50 %
- 8 programmes de lavage pour un linge impeccable et le respect absolu des fibres et des matières
- Démarre ses programmes au moment souhaité grâce au départ différé

Plus d'informations sur www.miele.fr



LE LAVE-LINGE SÉCHANT WTD 160 WCS UNE CONJUGAISON D'EXCELLENCE

La nouvelle gamme de lave-linge séchants combine tous les avantages des lave-linge et des sèche-linge Miele, avec un très haut niveau de performance. Leur objectif : laver et sécher à la perfection en un temps record. Le modèle WTD 160 WCS et ses 4 programmes de séchage réduit les plis, facilite le repassage et protège les fibres. Avec sa fonction thermo-essorage, les textiles sont brassés dans un flux d'air chaud et sont essorés par étapes. L'eau contenue dans le linge est déjà réduite avant le séchage : c'est un gain de temps et d'électricité.

- Traitement délicat du linge grâce à la structure alvéolée du tambour (coussin d'eau protecteur)
- 4 programmes de séchage pour un linge impeccable et le respect absolu des fibres et des matières
- Un programme spécial contre la formation de peluche et le transfert des couleurs
- Avec PerfectDry et l'essorage thermique, le séchage est précis et respectueux de l'environnement
- Économe et rapide : classe d'efficacité énergétique élevée pour le lavage et cycles de séchage courts
- Possibilité d'ajouter/enlever du linge même après le démarrage du programme

Plus d'informations sur www.miele.fr

PRENDRE SOIN DE SA VAISSELLE AVEC LES NOUVEAUX LAVE-VAISSELLES G 5000 DE MIELE

Dans une démarche d'innovation permanente, Miele se réinvente sans cesse afin d'être toujours à la pointe de l'excellence. Avec les nouveaux modèles toujours plus performants de la gamme G 5000 qui monte en gamme, une nouvelle ère s'annonce ainsi qu'une toute nouvelle façon de laver la vaisselle. Il est temps de sortir ses plus belles assiettes et de leur redonner de l'éclat pour bien entamer la saison des repas sur la terrasse ou dans le jardin.




LE LAVE-VAISSELLE G 5990 SCVI SL UNE CONJUGAISON D'EXCELLENCE

Avec la nouvelle gamme de lave-vaisselle G 5000, Miele propose de nombreuses améliorations et monte en gamme, notamment avec le modèle G 5990 SCVi SL. Véritable révolution, il bénéficie entre autres d'un aménagement innovant grâce à son tiroir 3D MultiFlex et son panier MaxiComfort. Une modularité sur-mesure qui permet d'obtenir des résultats de lavage inégalés.

Ce modèle en format mini (45 cm) s'adapte à tous les espaces, même les plus réduits.

- Tout sécher sans effort avec la fonction AutoOpen Drying
- De meilleurs résultats en moins d'1 heure avec le programme QuickPowerWash
- Un séchage rapide avec la technologie SensorDry qui régule le cycle de rinçage pour éviter la présence de gouttes de condensation
- Un programme ECO qui réduit la consommation d'eau du lave-vaisselle ainsi que l'énergie pour chauffer celle-ci souhaitée, grâce au départ différé

Plus d'informations sur www.miele.fr



A PROPOS DE MIELE

Miele est le fabricant mondial d'appareils électroménagers premium pour la cuisine, le soin du linge, de la vaisselle et le soin des sols. Miele fabrique également des lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge pour le secteur industriel ainsi que des appareils pour le traitement et la stérilisation des instruments destinés aux hôpitaux ou aux laboratoires (« Miele Professional »). L'entreprise, fondée en 1899, dispose de 8 sites de production en Allemagne et dans les pays suivants : Autriche, République tchèque, Chine et Roumanie. A cela, s'ajoutent les deux usines de la filiale italienne de technologie médicale Steelco Group. Pour l'exercice 2022, le chiffre d'affaires de Miele s'élève à 5,43 milliards d'euros, dont environ 70 % réalisé hors Allemagne. Miele est présent dans près de 100 pays à travers ses filiales ou ses importateurs. La quatrième génération de l'entreprise familiale emploie 23 322 personnes dans le monde. Le siège de l'entreprise se trouve à Gütersloh, en Westphalie.

CONTACTS PRESSE | RPCA

Cathy Bubbe • c.bubbe@rpca.fr
Marine Torresse • m.torresse@rpca.fr

