

DESIGN, SILENCE ET PUISSANCE

LA NOUVELLE HOTTE MURALE DA 9298 W, PAR MIELE

Avec Miele, les hottes deviennent des objets design qui subliment les intérieurs.

La hotte murale DA 9298 W est d'une élégance extrême et permet d'interagir avec son environnement. Sur sa façade en verre Blackboard exclusive, il est en effet possible d'écrire des messages, comme sur un tableau noir. Toutefois, la nouvelle hotte Miele est plus qu'un objet désirable. Elle est un concentré de technologies de pointe, qui offre le meilleur au quotidien et rend les moments en cuisine encore plus agréables.

UNE ASPIRATION OPTIMALE EN TOUTES SITUATIONS

Avec 25 cm de profondeur seulement pour s'intégrer avec élégance dans toutes les cuisines, la hotte se déploie de 10 cm à l'allumage pour une efficacité optimale.

5 allures d'aspiration dont 2 Boosters permettent de s'adapter à chaque type de cuisson, et garder un air frais et sans odeur dans votre pièce.

Enfin, pour veiller sur les plats avec précision, elle confère un éclairage LED 1 x 3 W avec variateur de luminosité sur 3 niveaux.

UN FILTRAGE EFFICACE ET UN ENTRETIEN FACILE


La hotte murale DA 9298 W est équipée de 3 filtres à graisses en inox, pour une excellente séparation des graisses. Ils se nettoient au lave-vaisselle en toute facilité.

La protection intégrée contre les chutes assure une manipulation sûre lors du démontage et évite d'endommager la table de cuisson. La couche supérieure et le cadre du filtre en inox de grande qualité permettent d'éviter les décolorations lors du nettoyage au lave-vaisselle et de préserver plus longtemps son aspect.

Le plateau d'aspiration CleanCover de Miele, doté d'une surface lisse et fermée, protège et cache les composants électriques et les bords coupants, garantissant ainsi un entretien facile et une sécurité maximale.


INSTALLATION EN RECYCLAGE

La hotte murale Blackboard DA 9298 W peut être installée en mode recyclage grâce à l'utilisation de l'un des deux filtres à charbon actif suivants pour neutraliser efficacement les odeurs de cuisson.



FILTRE ANTI-ODEUR À CHARBON ACTIF

Ce filtre peut être installé très facilement et rapidement ; il est à usage unique et devra être remplacé tous les 6 mois.



FILTRE ANTI-ODEURS AIRCLEAN LONGLIFE RÉGÉNÉRANT

Celui-ci peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four et offre une durée de vie bien plus longue de 3 ans.

UNE EFFICACITÉ PRODIGIEUSEMENT SILENCIEUSE

Le système d'aspiration, le fût et le déflecteur de hotte sont équipés d'un panneau isolant spécial. Il est ainsi possible de maintenir une conversation normale, même en cas de débit d'air important.

Allier puissance et confort, c'est le défi qu'a relevé Miele. Ce prodige est aussi rendu possible grâce au moteur ECO, qui est particulièrement silencieux tout en conservant le même niveau de puissance qu'un moteur classique. Fonctionnant en courant continu, il permet d'économiser jusqu'à 70 % d'énergie par rapport aux moteurs classiques.

UN CONFORT D'UTILISATION UNIQUE AVEC CON@CTIVITY ET SMARTCONTROL

Grâce à ses couleurs et son principe de fonctionnement, la commande intuitive et tactile SmartControl s'adapte de manière optimale aux tables de cuisson Miele avec SmartSelect.

Avec Con@ctivity, la table de cuisson et la hotte sont sur la même longueur d'ondes et communiquent entre elles pour faciliter la vie en cuisine. Dès que la table de cuisson est actionnée, la hotte réagit automatiquement. Que l'on fasse cuire à feu doux dans une casserole ou saisir à feu vif dans une poêle – la hotte ajuste immédiatement et d'elle-même sa puissance par rapport aux réglages de la table de cuisson. Cela permet de garder un climat optimal dans la pièce.

HOTTE MURALE DA 9298 W SCREEN BLACKBOARD

Avec façade en verre Blackboard exclusive et commande intuitive SmartControl
Conso/an: 21Kwh
Classe énergétique A+++
1 699,00 €

CONTACTS PRESSE // RPCA

Cathy Bubbe
c.bubbe@rpca.fr

Marine Torresse
m.torresse@rpca.fr

Marie Ceillier
m.ceillier@rpca.fr

A PROPOS DE MIELE

Miele est le fabricant mondial d'appareils électroménagers premium pour la cuisine, le soin de la vaisselle et le soin des textiles. Miele fabrique également des lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge de la gamme domestique ainsi que des appareils pour le traitement et la stérilisation des instruments destinés aux hôpitaux ou aux laboratoires (« Miele Professional »). L'entreprise, fondée en 1899, dispose de 8 sites de production en Allemagne et dans les pays suivants : Autriche, République tchèque, Chine et Roumanie. A cela, s'ajoutent les deux usines de la filiale italienne de technologie médicale Steelco Group. Pour l'exercice 2018/19, le chiffre d'affaires de Miele s'élève à 4,16 milliards d'euros, dont environ 70 % réalisé hors Allemagne. Miele est présent dans près de 100 pays à travers ses filiales ou ses importateurs. La quatrième génération de l'entreprise familiale emploie 20 221 personnes dans le monde entier, dont 11 038 rien qu'en Allemagne. Le siège de l'entreprise se trouve à Gütersloh, en Westphalie.