



## PERFORMANCE, DESIGN ET PRÉCISION : LES NOUVEAUX TRIFLEX HX1 & HX2

Dans l'univers des aspirateurs balais, TRIFLEX s'est déjà fait un nom pour son design et ses performances d'exception. Aujourd'hui, cet aspirateur haut de gamme revient avec de nouveaux atouts, pour rendre cet objet encore plus désirable et incontournable, et simplifier le quotidien.

### LES AVANTAGES DU TRIFLEX, TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

#### UNE PERFORMANCE OPTIMALE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE VORTEX

La technologie Vortex assure une performance d'aspiration exceptionnelle, sur toutes les poussières, même les plus fines particules.

Le monocyclone sépare les fines des plus lourdes poussières dans deux collecteurs différents, ce qui assure une hygiène optimale lors de l'aspiration et du nettoyage du collecteur.



#### UNE AUTONOMIE REMARQUABLE JUSQU'À 60 MINUTES

La batterie amovible VARTA 25,2 V offre une très grande autonomie jusqu'à 60 minutes sans accessoire motorisé. Ce temps peut même être doublé grâce à la deuxième batterie fournie (selon modèle). Cette autonomie est idéale pour les grandes surfaces, puisqu'elle permet d'aspirer jusqu'à 125 m<sup>2</sup> en une charge (avec accessoire motorisé).



#### DES POSITIONS D'UTILISATION ADAPTÉES À CHAQUE SITUATION

Pour répondre à tous les besoins, les nouveaux TRIFLEX HX1 & HX2 proposent plusieurs positions d'utilisation très pratiques :


- Position Quotidienne (moteur positionné sur le haut) : pour aspirer en hauteur ou passer sous les meubles bas

- Position Confort (moteur positionné sur le bas) : idéale pour les grandes surfaces

- Position Occasionnelle (aspirette seule) : pour les petites surfaces et la voiture

La position Confort permet également de passer facilement en position Parking. Pratique pour les petites pauses, le rangement et le chargement : pas besoin de percer de trous dans le mur !

Et pour une recharge facilitée, tous les Triflex sont vendus avec un support mural de chargement permettant d'avoir accès rapidement aux 3 accessoires rangés dessus.



### DES NOUVEAUTÉS POUR ENCORE PLUS DE D'EXCELLENCE

#### UN NOUVEAU DESIGN ENCORE PLUS ÉLÉGANT

Les nouveaux TRIFLEX HX1 & HX2 dévoilent un design toujours plus premium et des finitions encore plus élégantes, pour une intégration parfaite dans tous les intérieurs. Véritable objet design, à la fois sobre et chic, l'aspirateur a toute sa place dans la pièce.



#### DES NOUVELLES BROSSES ET ACCESSOIRES ULTRA-PRÉCIS

Pour une aspiration parfaite et sur-mesure, les accessoires sont toujours à portée de main sur le support mural. Et deux d'entre eux peuvent être fixés directement sur le porte-accessoire du Triflex HX2 (ou en option sur HX1), afin de les avoir toujours avec soi pendant l'aspiration.

L'électrobrosse XXL intelligente adapte automatiquement sa vitesse de rotation en fonction du type de sol. Avec sa grande largeur, elle assure un nettoyage ultra-rapide. Selon les modèles, elle peut également être dotée d'une fonction de rétro-éclairage, idéale pour voir toutes les poussières, même dans les endroits les plus sombres.

L'accessoire Hardfloor Care\* est pensé pour les sols durs. Grâce au contact ininterrompu avec le sol, il récupère de manière encore plus fiable les poussières sur les parquets et carrelages. Composé d'un tissu en nylon souple, il respecte les sols fragiles.

\*uniquement sur le modèle HX2 Pro ou en accessoire

#### UN ENTRETIEN FACILE, INTUITIF ET HYGIÉNIQUE

Le nouveau système de filtre à poussières fines est particulièrement hygiénique et facile à manipuler. Des symboles rendent son fonctionnement plus intuitif pour l'utilisateur et grâce au Comfort Clean, l'entretien est simplifié et rapide. Finis les nuages de poussières au moment de la vidange !

#### UN MOTEUR INTELLIGENT QUI S'ADAPTE À CHAQUE TYPE DE SOL

Sur le Triflex HX2, le nouveau moteur Digital Efficiency est doté d'un système intelligent. Il augmente ou réduit sa puissance selon le revêtement de sol, tout comme son électrobrosse : l'action associée de ces 2 technologies permet d'obtenir une performance optimale. Ainsi, l'aspirateur ne consomme que l'énergie nécessaire.

### GAGE DE QUALITÉ ET DE L'ENGAGEMENT MIELE, LES TRIFLEX HX1 ET HX2 SONT CONÇUS ET FABRIQUÉS EN ALLEMAGNE

#### TRIFLEX HX1 NEW


- Batterie amovible Varta 25,2V
- Électrobrosse XXL
- Filtre Hygiène et Système Comfort Clean
- Jusqu'à 60min d'autonomie
- Support mural multi-position
- Coloris Blanc Lotus avec liserés rouge, Gris Graphite avec liserés bleus, Noir Obsidien avec liserés rouges

499,99€\*

#### TRIFLEX HX2 FLASH

- Batterie amovible Varta 25,2V
- Électrobrosse XXL avec rétroéclairage
- Filtre HEPA et Système Comfort Clean
- Jusqu'à 60min d'autonomie
- Support mural multi-position
- Moteur Digital Efficiency
- Porte-accessoires
- Coloris Blanc Lotus avec liserés rose gold

599,99€\*



#### TRIFLEX HX2 CAT&DOG

- Batterie amovible Varta 25,2V
- Électrobrosse XXL avec rétroéclairage + mini électrobrosse
- Filtre HEPA et Système Comfort Clean
- Jusqu'à 60min d'autonomie
- Support mural multi-position
- Moteur Digital Efficiency
- Porte-accessoires
- Noir Obsidien avec liserés rose gold

669,99€\*

#### TRIFLEX HX2 SPRINTER


- 2 batteries interchangeables Varta 25,2 V
- Électrobrosse XXL
- Filtre HEPA et système Comfort Clean
- Jusqu'à 120 min d'autonomie
- Support mural multi-position
- Moteur Digital Efficiency
- Gris Cachemire avec liserés rose gold

699,99 €\*

#### TRIFLEX HX2 PRO

- 2 batteries interchangeables Varta 25,2V
- Électrobrosse XXL avec rétroéclairage + HardFloor Care
- Un deuxième socle de changement
- Filtre HEPA et Système Comfort Clean
- Jusqu'à 120min d'autonomie
- Support mural multi-position
- Moteur Digital Efficiency
- Porte-accessoires
- Gris Infinite avec liserés rose gold

849,99€\*



\* Prix de vente maximum conseillé

#### CONTACTS PRESSE // RPCA

Cathy Bubbe  
c.bubbe@rpca.fr

Marine Torresse  
m.torresse@rpca.fr

Marie Ceillier  
m.ceillier@rpca.fr

#### A PROPOS DE MIELE

Miele est le fabricant mondial d'appareils électroménagers premium pour la cuisine, le soin du linge, de la vaisselle et le soin des sols. Miele fabrique également des lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge pour le secteur industriel ainsi que des appareils pour le traitement et la stérilisation des instruments destinés aux hôpitaux ou aux laboratoires (« Miele Professional »). L'entreprise, fondée en 1899, dispose de 8 sites de production en Allemagne et dans les pays suivants : Autriche, République tchèque, Chine et Roumanie. A cela, s'ajoutent les deux usines de la filiale italienne de technologie médicale Steelco Group. Pour l'exercice 2018/19, le chiffre d'affaires de Miele s'élève à 4,16 milliards d'euros, dont environ 70 % réalisé hors Allemagne. Miele est présent dans près de 100 pays à travers ses filiales ou ses importateurs. La quatrième génération de l'entreprise familiale emploie 20 221 personnes dans le monde entier, dont 11 038 rien qu'en Allemagne. Le siège de l'entreprise se trouve à Gütersloh, en Westphalie.