

Miele

PRODUITS DE L'ÉLECTROMÉNAGER

Classic/Design



Édition Mai 2021




Conçue et développée par Miele pour vous : la nouvelle GÉNÉRATION 7000 fascine par ses technologies inédites qui offrent une expérience unique en cuisine. Les commandes intuitives et les réglages personnalisés vous accompagnent au quotidien afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel : votre créativité.

Profitez du confort d'utilisation de vos nouveaux appareils et laissez libre cours à vos idées. Découvrez à quel point il devient facile de cuisiner même les plus plats complexes. Votre créativité ne connaît plus de limites. Les appareils électroménagers Miele sont conçus pour répondre à un degré d'exigence très élevé en termes de technologie et de qualité de fabrication. Ils se distinguent par leur grande facilité d'utilisation et font ainsi de la préparation des repas un pur moment de plaisir.

La GÉNÉRATION 7000 la cuisine de demain : son design intemporel et unique révolutionnera votre façon de cuisiner. Vivez jour après jour des expériences culinaires à la hauteur de vos envies et de vos attentes.

MIELE - UN ENCHANTEMENT AU QUOTIDIEN !



GENERATION 7000

L'INSPIRATION

UNE TECHNIQUE INTUITIVE



DESIGN VITRO LINE

UN DESIGN INTEMPOREL

À l'instar de la célèbre citation d'Oscar Wilde, nous avons nous aussi "les goûts les plus simples du monde : nous nous contentons du meilleur". C'est avec cette exigence en tête que nous avons conçu notre nouvelle gamme : un style infiniment épuré grâce auquel vous vous sentez libre de cuisiner en toute simplicité. Disponible en 4 lignes de produits, faites de notre GÉNÉRATION 7000 votre source d'inspiration !





DESIGN **CONTOUR** LINE

CLASSIQUE | ACIER INOXYDABLE | FONCTIONNEL

SYSTÈME DE COMMANDE

SIMPLEMENT TACTILE



Sur nos cinq systèmes de commande, quatre sont dotés d'un écran tactile intégré : MTouch, MTouch S, DirectSensor et DirectSensor S. Ces deux derniers possèdent un affichage en texte clair. A contrario, le bandeau de commande EasyControl est pourvu de deux boutons rotatifs. Egalement, la langue peut être sélectionnée simplement en fonction de la personne qui cuisine. Le design des différents bandeaux de commande respecte toujours le même concept et séduit par son exceptionnel soin du détail.

UNE TOUCHE DE PERFECTION.



M TOUCH S

L'écran est entièrement tactile, vous pouvez commander votre appareil avec beaucoup d'aisance, par un simple effleurement de l'écran. Nouveau : il est désormais possible de régler la couleur de l'écran.



DIRECTSENSOR

Les touches sensibles permettent de sélectionner directement le mode de cuisson souhaité. Utilisez l'écran en texte clair sur quatre lignes pour obtenir d'autres possibilités de sélection et réglages.



DIRECTSENSOR S

Les touches sensibles permettent de sélectionner directement le mode de cuisson souhaité. Utilisez l'écran en texte clair sur une ligne pour obtenir d'autres possibilités de sélection et réglages.



EASYCONTROL

La sélection du programme souhaité se fait via deux boutons rotatifs sur un grand écran LCD à 7 segments.

NOTRE PHILOSOPHIE, NOTRE DEVISE

IMMER BESSER

- TOUJOURS MIEUX

Telle est la devise choisie par nos arrière-grands-pères à la fondation de l'entreprise Miele. Pour avoir du succès, il faut se démarquer de la concurrence. Pour cela, il n'existe que deux possibilités : être les meilleurs ou être les moins chers. Ces deux approches n'étant pas compatibles, ils ont choisi d'être les meilleurs.

Miele a toujours réussi à maintenir un niveau d'excellence élevé en termes de qualité et d'innovation comme en attestent les nombreuses récompenses reçues au cours des 120 dernières années. Mais ce sont surtout les millions de consommateurs satisfaits à travers le monde qui en apportent la plus belle preuve. Cette satisfaction et surtout la confiance que nous accordent tous nos clients depuis toutes ces années, nous les devons au respect des valeurs et aux objectifs d'excellence que nous nous sommes fixés depuis le début. Cette continuité et cette persévérance, nous les devons au fait d'avoir choisi de rester une entreprise familiale.

Fidèle à cette approche, Miele est restée depuis 1899 un exemple de réussite, proposant des produits d'une qualité inégalée, issus de la recherche et du développement qui font la renommée des ingénieurs allemands. Miele est également synonyme de respect, d'égalité et d'une collaboration basée sur la confiance et la reconnaissance mutuelle avec ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs et ses employés. En achetant un produit Miele, vous agirez par ailleurs pour le bien de la planète, grâce à des procédés de fabrication qui s'inscrivent dans le respect de l'environnement et des produits qui offrent des performances exceptionnelles tout en affichant des consommations d'énergie particulièrement basses.* Aujourd'hui, nous – dirigeants de la société issus de la quatrième génération – vous promettons que cela ne changera pas.

Sincèrement,

Markus Miele

und Ihr

Reinhard Zinkann




DR. MARKUS MIELE &
DR. REINHARD ZINKANN



DE NOMBREUSES RAISONS DE CHOISIR MIELE.

Découvrez les six plus importantes. Depuis sa fondation en 1899, Miele reste fidèle à sa devise « Immer Besser – Toujours mieux ». Notre objectif : faire « toujours mieux » que la concurrence et faire « toujours mieux » à l'avenir. Pour nos consommateurs, cela signifie de manière très rassurante qu'ils font le bon choix en achetant un produit Miele..



LA QUALITÉ MIELE

Depuis plus de 120 ans, nos clients savent qu'un produit Miele est un produit fiable et qu'ils peuvent compter sur sa qualité dans le temps. Nous sommes le seul fabricant de la branche à soumettre nos produits à des tests de résistance draconiens. Nos lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours, etc. sont conçus et testés pour une durée d'utilisation jusqu'à 20 ans. Nous vous procurons ainsi une fiabilité remarquable et une tranquillité d'esprit absolue. De ce fait, les clients Miele du monde entier nous restent fidèles et ne manquent jamais de recommander notre marque. À l'avenir aussi, nous vous promettons de ne faire aucun compromis sur la qualité et la longévité de nos produits.

LA TECHNOLOGIE MIELE

Les produits Miele vous offrent des performances inégalées avec des consommations d'énergie particulièrement basses, que ce soit pour le soin du linge, des sols, de la vaisselle ou encore pour la cuisson. Ces résultats uniques sont obtenus grâce aux nombreuses technologies innovantes et exclusives mises au point par les ingénieurs Miele. Les nombreuses récompenses obtenues par la marque dans le monde entier attestent de cette expertise.



LA SAVOIR-FAIRE MIELE

Miele offre un véritable savoir-faire artisanal, qui allie vision, précision et passion pour le détail. Chacun de nos produits est fabriqué dans le respect des normes les plus strictes et soumis à un contrôle de la qualité, jusqu'au test individuel des surfaces avec un gant. Des poignées usinées à partir d'une pièce de métal aux espaces compatibles entre tous les groupes de produits, chaque élément constitue un pas en avant dans notre quête de la perfection absolue. Rien ne nous tient plus à coeur que de faire durer la satisfaction que vous apporte Miele.



LES SERVICES MIELE

Les clients Miele méritent d'être traités avec tous les égards. A cet effet, nos experts sont toujours là pour vous conseiller et vous accompagner. Retrouvez toutes les valeurs de la marque dans notre offre de services complète, grâce à laquelle nous vous accompagnerons tout au long de la durée de vie de votre appareil. Nous serons toujours là pour vous. C'est promis !



LA MARQUE MIELE

Dans un grand nombre de pays, Miele est la marque la plus désirable de la branche de l'électroménager. Sur son marché d'origine, l'Allemagne, elle a même été désignée meilleure marque de tous les temps (« best brand ever »), toutes branches confondues. Une marque comme Miele parle aussi pour ses consommateurs : des consommateurs exigeants en termes de performances, de confort d'utilisation, de design et de respect de l'environnement. A l'image de ses consommateurs, Miele tient à une qualité irréprochable et à un design unique.

LE DESIGN MIELE

Le design Miele se caractérise par des formes épurées, une élégance intemporelle et une utilisation intuitive. Qu'il soit doté d'un bouton rotatif classique, de touches sensibles discrètes ou d'un écran tactile haute résolution, un appareil Miele reste toujours simple et facile à utiliser. Nul part ailleurs vous ne trouverez des produits encastrables pour la cuisine présentant une harmonie de design aussi unique avec des univers de couleurs variés leur permettant de s'intégrer dans tous les types de cuisine. Quel que soit votre style, Miele s'adaptera parfaitement à vos besoins et à vos envies.



IMMER BESSER

MIELE, POUR TOUJOURS

02	Génération 7000 – l'inspiration
04	Un design intemporel
06	Un système de commande simplement tactile
08	Notre philosophie "Immer Besser - Toujours mieux"
10	Les raisons de choisir Miele

Soin du linge	14
Lave-vaisselle	42
Gamme cuisson	66
Tables de cuisson	102
Hottes	124
Café	140
Froid posable	146
Froid intégrable	174
Aspirateurs	200



Pour tout achat d'un lave-linge avec système TwinDos, profitez de 6 mois de lessive liquide correspondant à 4 cartouches UltraPhase 1 et 3 cartouches UltraPhase 2 pour une valeur totale de 93,97 €*.

* Selon prix constatés sur shop.miele.fr au 1er mars 2021. Voir modalités de l'offre sur www.miele.fr/offres



Pour l'achat de nombreux modèles de lave-linge équipés de CapDosing, vous bénéficiez même de 3 Caps gratuites.

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des lave-linge Miele

Exclusivité Miele TwinDos®¹⁾

Le meilleur système de lessive liquide en toute simplicité. Pour une efficacité optimale, le système TwinDos dose les 2 composants actifs UltraPhase 1 et UltraPhase 2 au moment le plus adapté du processus de lavage. Qu'il s'agisse de linge blanc ou de couleur, le système TwinDos atteint une efficacité de lavage inégalée. De plus, TwinDos garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent aller jusqu'à 30 % par rapport à un dosage manuel.



Exclusivité Miele PowerWash

Puissance de lavage, rapidité et efficacité énergétique maximales pour les petites et les grandes charges de linge.

Exclusivité Miele QuickPowerWash²⁾

Rapide et impeccable : résultats de lavage A en seulement 49 minutes.



Exclusivité Miele SingleWash

Un maximum d'efficacité pour une à deux pièces de linge : lavez votre chemisier préféré plus vite et plus délicatement que jamais tout en économisant du temps et de l'énergie.

Exclusivité Miele CapDosing³⁾

Dosez simplement les lessives spéciales, adoucissants et additifs avec des capsules monodoses pratiques et hygiéniques.

Exclusivité Miele Tambour à structure alvéolaire

Doux comme une caresse : la structure alvéolaire du tambour Hydrogliss forme un coussin d'eau protecteur sur lequel glisse le linge.

* selon modèle

** Une cartouche UltraPhase 1 et une cartouche UltraPhase 2 sont jointes à l'appareil, les autres cartouches sont disponibles en échange du coupon joint.

*** Base de calcul : 28 semaines avec 5 lavages/semaine

¹⁾ Brevet : EP 2 784 205

²⁾ Testé et confirmé par l'institut WFK

³⁾ Brevet : EP 2 365 120

Lave-linge Front posables W1



WCD 120 (Classic)

- ChromeEdition, Porte coloris gris graphite
- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Hydrogliss 8 kg, 59 l
- 1400 tr/min (Efficacité: B)
- 12 prog., Option Défroissage
- Départ différé, Temps restant
- CapDosing, Addload
- Moteur induction, Sécurité WaterControl
- Efficacité énergétique : A
- Consommation énergie pour 100 cycles : 47 kWh - Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 47 L - Niveau sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

999,99 €* + 8 € éco-part. = 1007,99 €**



WCG 660 (Classic)

- ChromeEdition, Porte gris graphite
- Bandeau droit, top amovible
- **Connecté : équipé WifiConn@ct**
- **Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l**
- 1400 tr/min (Efficacité: B)
- **16 prog.**, Option Défroissage
- Départ différé, Temps restant
- **TwinDos**, CapDosing, Addload
- Moteur à induction, Sécurité WaterControl
- Efficacité énergétique : A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 49 kWh - Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1299 €* + 8 €** éco-part = 1307 €***



WCG 360 (Classic)

- ChromeEdition, Porte gris graphite
- Bandeau droit, top amovible
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
- 1400 tr/min (Efficacité: B)
- 16 prog., Option Défroissage
- Départ différé, Temps restant
- **PowerWash**, CapDosing, Addload
- Moteur à induction, Sécurité WaterControl
- Efficacité énergétique : A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 50 kWh - Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1299 € + 8 €** éco-part = 1307 €***



WCI 860 (Classic)

- ChromeEdition, Porte gris graphite
- Bandeau droit, top amovible
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
- Essorage 1600 tr/min (Efficacité: A)
- 16 prog., Option Défroissage
- Départ différé, Temps restant
- **TwinDos, PowerWash, CapDosing, Addload**
- Moteur induction, Sécurité WaterControl
- Efficacité énergétique : A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 50 kWh - Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1599 €* + 8 € eco-part. = 1607 €**



WCR 860 WPS (Classic)

- ChromeEdition, Porte chrome
- Bandeau droit, top amovible, **Ecran tactile MTouch**
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- Tambour Hydrogliss 9 kg, 64 l
- 1600 tr/min (Efficacité: A)
- **27 prog.** dont Option Défroissage
- Départ différé, Temps restant
- TwinDos, PowerWash, CapDosing, Addload
- Moteur induction, **Système AquaSécurité**
- Efficacité énergétique : A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 50 kWh - Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 48 L - Niveau sonore en essorage : 68 dB(A) (classe de perception: A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1899 €* + 8 € eco-part. = 1907 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

Lave-Linge PERFORMANCE



PWM 300 DP F LW

- Solution pour les familles nombreuses et les artisans
- Jusqu'à 3 cycles par jour sans réduire la durée de vie
- Capacité 7 kg soit 35 kg de linge traité chaque jour
- Nouvelle commande M Select avec écran tactile
- WiFi ready (miele@home / mielepro@mobile)
- Efficacité énergétique : A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 45 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 37 L - Niveau sonore en essorage : 69 dB(A) (classe de perception: A)
- H x L x P = 850 x 596 x 635 mm

2479 €



PWM 507 ED

- Solution pour les familles nombreuses et les artisans
- Jusqu'à 5 cycles par jour sans réduire la durée de vie
- Capacité 7 kg soit 35 kg de linge traité chaque jour
- Nouvelle commande M Select avec écran tactile
- WiFi ready (miele@home / mielepro@mobile)
- Efficacité énergétique : A
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 45 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 37 L - Niveau sonore en essorage : 69 dB(A) (classe de perception: A)
- H x L x P = 850 x 596 x 714 mm

4164 €

Existe en blanc :

3576 €

Lave-linge Top Silence



WS 613

- Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
- Essorage 1200 tr/min (Efficacité: B)
- 9 prog.
- Système Idéal Stop
- Couvercle Stop-bruit
- Sécurité anti-fuites WaterControl
- Efficacité énergétique : C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 55 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 40 L - Niveau sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de perception: A)
- H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

1099 €* + 8 € éco-part. = 1107 €**



WW 650

- Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
- Essorage 1200 tr/min (Efficacité: B)
- 9 prog.
- **Départ différé**
- Couvercle Stop-bruit, **facilité d'ouverture Comfort Lift**
- **Châssis à roulettes**
- Sécurité anti-fuites WaterControl
- Efficacité énergétique : C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 55 kWh - Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 40 L - Niveau sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de perception: A)
- H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

1599 €* + 8 € éco-part. = 1607 €**



WW 690 WPM

- Tambour Hydrogliss 6 kg, 48 l
- Essorage 1400 tr/min (Efficacité: B)
- **11 prog., Option Extra Silencieux**
- Départ différé, **Temps restant**
- Couvercle Stop-bruit, facilité d'ouverture Comfort Lift
- Châssis à roulettes
- **Sécurité anti-fuites WaterControl Plus**
- Efficacité énergétique : C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles : 55 kWh - Consommation d'eau pour un cycle Eco 40-60: 40 L - Niveau sonore en essorage : 70 dB(A) (classe de perception: A)
- H 90 x L 45,9 x P 60,1 cm

1799 €* + 8 € éco-part. = 1807 €**



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Des technologies intelligentes pour des résultats de séchage parfaits

Exclusivité Miele Technologie EcoDry

La technologie EcoDry de Miele garantit une moindre consommation énergétique ainsi que des temps de séchage courts. La combinaison efficace du système de filtration Miele breveté¹⁾ et de l'échangeur thermique sans entretien ne laisse aucune chance aux peluches de détériorer l'échangeur, et donc de réduire les performances à long terme.

Avec EcoDry, les sèche-linge pompe à chaleur de Miele sont économes et performants dans la durée.




Exclusivité Miele FragranceDos²⁾

Une fraîcheur incomparable : grâce à Miele, votre linge est non seulement doux mais également agréablement parfumé.

Efficacité énergétique

Meilleure classe énergétique A+++ -10 % : une efficacité maximale et des résultats optimaux.



Technologie de pompe à chaleur

Adapté aux textiles délicats : séchage particulièrement doux du linge et consommation d'énergie réduite.

Échangeur thermique sans entretien

Dans les sèche-linge à pompe à chaleur Miele, l'échangeur thermique est protégé par un système de filtre efficace.

EcoSpeed

Double atout : avec EcoSpeed, le linge est sec jusqu'à 20 min. plus vite, avec la meilleure efficacité énergétique.

*selon le modèle

¹⁾ Brevet : EP 2 107 155

²⁾ Brevet : EP 2 431 516

Sèche-linge à pompe à chaleur posables T1***



TCB 140 WP (Classic)

- ChromeEdition, porte pleine blanche
- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Aérogliss 7 kg, 120 l
- Diffuseur de parfum FragranceDos
- 12 prog., 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- Addload, Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R290
- Classe A++/A, 211 kWh, 66 dB(A)
- H 85 x L 59 x P 63,6 cm

999,99 €* + 10 € éco-part. = 1009,99 €**



TCD 440 WP (Classic)

- ChromeEdition, Porte pleine blanche
- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
- Diffuseur de parfum FragranceDos
- 12 prog., 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- Addload, Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R290, **Eco Speed**
- Classe **A+++**/A, **177 kWh**, 66 dB(A)
- H 85 x L 59 x P 63,6 cm

1099 €* + 10 € éco-part. = 1109 €**



TCF 640 WP (Classic)

- **ChromeEdition, porte gris graphite**
- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l
- **Double diffuseur de parfum FragranceDos²**
- 12 prog., 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- Addload, Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R290, Eco Speed
- Classe A+++ /A, 177 kWh, 66 dB(A)
- H 85 x L 59 x P 63,6 cm

1199 €* + 10 € éco-part. = 1209 €**



TCJ 660 WP (Classic)

- ChromeEdition, Porte gris graphite
- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Aérogliss 9 kg, 120 l
- **Connecté : équipé WifiConn@ct**
- Double diffuseur de parfum FragranceDos²
- **19 prog.**, 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat
- Addload, Départ différé, Temps restant
- Système de séchage breveté PerfectDry
- Eclairage LED du tambour
- Moteur induction, Kit de vidange
- Echangeur thermique sans entretien
- Gaz frigorigène R 450 A***
- Classe A+++ /A, 193 kWh, 64 dB(A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,6 cm

1599 €* + 10 € éco-part. = 1609 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

*** Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique.

Sèche-linge LITTLE GIANTS



PDR 300 HP F LW

- Solution pour les familles nombreuses et les artisans
- Jusqu'à 3 cycles par jour sans réduire la durée de vie
- Rotation alternée du tambour
- A évacuation
- Capacité 7 kg
- Nouvelle commande M Select avec écran tactile
- WiFi ready (miele@home / mielepro@mobile)
- C, conso/an : 546 kWh
- H x L x P = 850 x 596 x 637 mm

2279 €



PDR 507 SST

- Solution pour les familles nombreuses et les artisans
- Jusqu'à 5 cycles par jour sans réduire la durée de vie
- Rotation alternée du tambour
- A évacuation
- Capacité 7 kg
- Nouvelle commande M Select avec écran tactile
- WiFi ready (miele@home / mielepro@mobile)
- C, conso/an : 546 kWh
- H x L x P = 850 x 596 x 717 mm

3444 €

Existe en blanc :

3120 €



PDR 507 HP SST

- Solution pour les familles nombreuses et les artisans
- Jusqu'à 5 cycles par jour sans réduire la durée de vie
- Rotation alternée du tambour
- A condensation avec pompe à chaleur
- Capacité 7 kg
- Nouvelle commande M Select avec écran tactile
- WiFi ready (miele@home / mielepro@mobile)
- A++, conso/an : 212 kWh
- H x L x P = 850 x 596 x 777 mm

3936 €

Existe en blanc :

3684 €

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

*** Contient des gaz à effet de serre. Fermeture hermétique.
Type de fluide réfrigérant : R 134a

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des lave-linge séchants Miele

Exclusivité Miele TwinDos®¹⁾

Le meilleur système de lessive liquide d'une simple pression sur un bouton.

Le dosage automatique avec TwinDos® n'est pas seulement pratique, il garantit également une hygiène parfaite : avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil devient le système de lessive liquide idéal.

TwinDos® effectue le dosage d'UltraPhase 1 et 2 au moment idéal pendant le lavage pour des résultats optimaux. De plus, TwinDos® garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent aller jusqu'à 30 % par rapport à un dosage manuel.



Exclusivité Miele QuickPower

Soin du linge en un temps record : résultats de lavage et de séchage parfaits grâce aux technologies innovantes.



Exclusivité Miele PowerWash

Économique et efficace : obtenez les meilleurs résultats de lavage avec une consommation d'eau et d'énergie optimisées.



Exclusivité Miele Personne seule

Rapide et efficace : laver et sécher vos vêtements préférés en moins d'une heure selon le programme.



Exclusivité Miele Tambour à structure alvéolaire

Tout en douceur : grâce à la surface alvéolaire du tambour, le linge glisse délicatement sur une fine couche d'eau.



SteamCare

Pour un repassage jusqu'à 50 % plus facile après un programme de lavage/séchage ou un mode défroissage séparé.

* selon modèle

** Une cartouche d'UltraPhase 1 et une d'UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil, vous recevrez les autres cartouches en échange du coupon joint.

*** Base de calcul : 28 semaines avec 5 lavages/semaine

¹⁾ Brevet : EP 2 784 205

Lave-linge séchant posable



WTD 163 WCS

- Bandeau droit, top amovible
- Tambour Hydrogliss
- 1500 tr/min (Classe : B)
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- 14 prog. dont Air chaud (facilite le repassage), Chemises, Rinçage Conduits...
- Départ différé, Temps restant
- Moteur induction ProfilEco
- Capacité: 8kg lavage, 5kg séchage
- Efficacité énergétique: D (lavage seul: A)
- Consommations d'énergie pour 100 cycles: 266 kWh (lavage seul: 47 kWh)
- Consommations d'eau par cycle: 68 L (lavage seul: 47 L)
- Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

1699 € + 8 € éco-part = 1707 €**



WTI 370 WPM (Classic)

- Bandeau de commande incliné 15°
- Tambour Hydrogliss
- **1600 tr/min (Classe : A)**
- Connecté : équipé WifiConn@ct
- **Plus de 20 prog. dont QuickPower Wash&Dry (lave et sèche 4kg de linge en 2h59), Rafraîchir, Finish vapeur...**
- **Capdosing**
- Départ différé, Temps restant, **Options Taches, SingleWash&Dry**
- **Eclairage PowerLED du tambour**
- Moteur induction, **Aquasécurité**
- Capacité: 8kg lavage, 5kg séchage
- Efficacité énergétique: D (lavage seul: A)
- Consommations d'énergie pour 100 cycles: 262 kWh (lavage seul: 46 kWh)
- Consommations d'eau par cycle: 69 L (lavage seul: 47 L)
- Niveau sonore : 69 dB (Classe : A)
- H 85 x L 59,6 x P 63,70 cm

1999 €* + 8 € éco-part = 2007 €**



Miele

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

À toute vapeur vers une nouvelle ère de repassage !

Exclusivité Miele Semelle Aérogliss avec structure en nid d'abeille¹⁾

Cette structure permet déjà le traitement tout en douceur du linge dans les lave-linge et les sèche-linge grâce au tambour breveté à structure alvéolaire. Ce principe s'applique aussi au centre de repassage vapeur FashionMaster. Grâce à sa structure en « nid d'abeille »¹⁾, vous obtiendrez des résultats de repassage impeccables tout en prenant soin de vos textiles. Contrairement à d'autres fers à repasser, la vapeur se répand ici très rapidement à travers les multiples canaux entre les alvéoles, sur toute la surface de la semelle du fer à repasser, permettant ainsi un repassage tout en douceur et néanmoins particulièrement rapide et efficace de vos vêtements.



Table de repassage active

De meilleurs résultats de repassage grâce à la fonction aspiration qui assure la bonne position des vêtements sur la table de repassage.



Vapeur

Avec une puissance maximale de 4 bar et une quantité de vapeur constante de 100 g/min, vous obtiendrez des résultats quasi-professionnels.



Exclusivité Miele Système 1-2-Lift

Deux poignées, zéro effort ! Déverrouillez l'appareil, puis relevez la table à l'horizontale grâce au système breveté²⁾ 1-2-Lift System.



Réglage continu en hauteur

Soutenue par un ressort pneumatique, la table de repassage se règle en hauteur, en continu et au cm près entre 83 cm et 102 cm.



Steamer

Ultra pratique : pour défroisser et rafraîchir les textiles sur cintre, comme les robes, vestons ou rideaux.

*selon le modèle

¹⁾ Brevet : EP 2 233 632

²⁾ Brevet : EP 2 169 108

Centres de repassage vapeur FashionMaster



B 3312

- Hauteur réglable 83-102 cm
- Display LCD avec texte en clair
- Vapeur 100g/min, 3,5 bar
- Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive amovible
- Réservoir d'eau 1,25 l
- Aspiration et soufflerie
- Housse universelle : 65% Polyester et 35% Coton
- Rinçage et détartrage automatiques
- Sécurité : Fonction arrêt automatique et Cool-down (refroidissement)
- Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
- Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

1499 €* + 1 € éco-part. = 1500 €**



B 3847

- Hauteur réglable 83-102 cm
- Display LCD avec texte en clair
- Vapeur 100g/min, **4 bar**
- Semelle Aérogliss, semelle anti-adhésive amovible, **Steamer**
- Réservoir d'eau 1,25 l
- Aspiration et soufflerie (**2 puissances**)
- **Housse haute résistance 100% coton**
- Rinçage et détartrage automatiques
- Sécurité : Fonction arrêt automatique et Cool-down (refroidissement)
- Ouvert H 96,3 x L 146 x P 47,1 cm
- Replié H 128,1 x L 47,1 x P 38,2 cm

1799 €* + 1 € éco-part. = 1800 €**

Repasseuse



B 990

- Cylindre L 83 cm, Ø 16 cm
- Vitesse 2-4,5 m/min, Capacité 13 kg/h
- Température variable, 2550 W
- Commande au pied
- Tablette de réception, Tringle de suspension, Protège-doigts
- Ouvert H 95,9 x L 98,5 x P 38 cm
- Replié H 105,5 x L 50 x P 38 cm

1599 €* + 1 € éco-part. = 1600 €**



B 995 D

- **Fonction vapeur**
- Cylindre L 83 cm, Ø 16 cm
- Vitesse 2-4,5 m/min, Capacité 13 kg/h
- Température variable, 2550 W
- **Réservoir d'eau 0,8 l, Autonomie 40 min**
- Commande au pied
- Tablette de réception, Tringle de suspension, Protège-doigts
- Ouvert H 95,9 x L 98,5 x P 38 cm
- Replié H 105,5 x L 50 x P 38 cm

1699 €* + 1 € éco-part. = 1700 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse. 27

Accessoires pour appareils du soin du linge



Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 511

- Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique
- Généreux espace de rangement dans le tiroir avec fonction Push-Pull
 - Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et T1 Classic
 - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH)
 - Hauteur WTV : 12 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 9351780 249,99 €*



Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 512

- Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique
- Généreux espace de rangement dans le tiroir avec fonction Push-Pull
 - Pour les sèche-linge White Edition T1
 - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH)
 - Hauteur WTV : 12 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 9351790 249,99 €*



Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 501

- Pour une installation sécurisée et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
- Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et T1 Classic
 - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000 et WTZH)
 - Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement avec bandeau droit
 - Hauteur WTV : 2,5 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 9256130 74,99 €*



Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 502

- Pour une installation sécurisée et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
- Pour les sèche-linge White Edition T1
 - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000 et WTZH)
 - Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement avec bandeau droit
 - Hauteur WTV : 2,5 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 9256140 74,99 €*



Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 406

- Avec tablette intégrée pour une colonne lave-linge/sèche-linge pratique
- Avec tablette intégrée avec fonction Push-Pull
 - Pour les sèche-linge des séries T 8000 et T Classic
 - Adapté aux lave-linge W 3000, W 5000 et W Classic
 - Uniquement pour les lave-linge avec bandeau droit
 - Hauteur WTV : 4 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 6694470 159,99 €*



Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 407

- Avec tablette intégrée pour une colonne lave-linge/sèche-linge pratique
- Avec tablette intégrée avec fonction Push-Pull
 - Pour les sèche-linge des séries T 8000 et T Classic
 - Adapté aux lave-linge W 3000, W 5000 et W Classic
 - Uniquement pour les lave-linge avec bandeau incliné
 - Hauteur WTV : 4 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 6694490 159,99 €*



Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 412

- Pour une installation sécurisée et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
- Polyvalent, pour toutes les inclinaisons de bandeau de lave-linge
 - Pour les sèche-linge des séries T 7000, T 8000 et T Classic
 - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele
 - Hauteur WTV : 1,5 cm
 - Couleur : blanc lotus

Réf. 6667550 74,99 €*

Combinaisons possibles pour colonnes lave-linge/sèche-linge

		Sèche-linge		
		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition	T Classic T 8000
Lave-linge	W1 ChromeEdition W1 Classic WT1 (sauf WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W Classic W 3000/5000 bandeau droit	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W Classic W 3000/5000 bandeau incliné	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412



Socle avec tiroir WTS 510

- Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive ou flacons de parfum
- Chargement et déchargement confortables grâce à la position surélevée
 - Le contenu ne glisse pas grâce au tapis antidérapant
 - Pour les lave-linge : W1, W1 Classic et WT1 (sauf WTZH)
 - Pour les sèche-linge : T1 et T1 Classic
 - Ne convient pas à une installation en colonne
 - Hauteur WTS : 35 cm
 - Couleur : blanc lotus
- Réf. 9322300 399,99 €*



Socle avec tiroir WTS 410

- Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive ou flacons de parfum
- Chargement et déchargement confortables grâce à la position surélevée
 - Pour les lave-linge : W 3000, W 5000 et W Classic
 - Pour les sèche-linge : T8000 et T Classic
 - Ne convient pas aux sèche-linge ou à une installation en colonne
 - Hauteur WTS : 30 cm
 - Couleur : blanc lotus
- Réf. 7324270 399,99 €*



Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS W1/G

- Pour un encastrement sous plan sécurisé des lave-linge W1
- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
 - Pour les lave-linge W1 ChromeEdition et W1 Classic avec bandeau droit
 - Pour lave-linge séchant WT1 avec bandeau droit
- Réf. 9709940 64,99 €*



Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS T1/G

- Pour un encastrement sous plan sécurisé des sèche-linge T1
- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
 - Pour sèche-linge T1 ChromeEdition et T1 Classic avec bandeau droit
- Réf. 9710050 64,99 €*



Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS W/T/G

- Pour l'encastrement sous plan sécurisé des lave-linge, sèche-linge ou lave-linge séchant avec bandeau droit
- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
 - Pour lave-linge : W Classic, W 3000, W 5000
 - Pour sèche-linge : T Classic, T 8000
 - Pour lave-linge séchant : WT 2000
- Réf. 5291441 64,99 €*



Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS W/T/S

- Pour l'encastrement sous plan sécurisé d'un lave-linge ou sèche-linge avec bandeau incliné
- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
 - Pour lave-linge : W Classic, W 3000, W 5000
 - Pour sèche-linge : T Classic, T 8000
- Réf. 5291381 64,99 €*

Accessoires pour appareils du soin du linge



Réservoir rechargeable 1 et 2

Pour le dosage de lessives courantes sur le marché dans les lave-linge TwinDos

- Réservoir transparent d'une capacité de 1,5 l
- Spécialement mis au point pour les lave-linge Miele
- Compatible avec : les modèles W1 avec TwinDos

Réservoir rechargeable 1
Réf. 10223070 31,99 €*

Réservoir rechargeable 2
Réf. 10223120 31,99 €*




Utilisation pour de la lessive liquide EFW 100

Pour un dosage optimal en cas de lavage avec un pré-lavage ou un départ différé

- Pour lave-linge W1 et sèche-linge W1 à partir de janvier 2020
- Idéal aussi pour lessives spéciales sur machines avec TwinDos
- À utiliser dans le compartiment de lavage principal

Réf. 11221580 19,99 €*




Panier de séchage TRK 555

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfant, les petits textiles en laine ou les peluches

- Protège les pièces délicates
- Spécialement mis au point pour les sèche-linge Miele
- Compatible avec tous les sèche-linge T1, T1 Classic

Réf. 9614800 69,99 €*



Panier de séchage TK 111

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfant, les petits textiles en laine ou les peluches

- Protège les textiles délicats
- Spécialement mis au point pour les sèche-linge Miele
- Compatible avec : T Classic, T 7000, T 8000

Réf. 6407550 69,99 €*

Accessoires pour centres de repassage



Steamer/SteamJet ST 30

Pour les centres de repassage Miele – FashionMaster

- Défroissage facile de textiles sur cintre, par ex. vestes
- L'embout à brosse fine aide à redresser les fibres

Réf. 10569390

179,99 €*



Semelle anti-adhésive

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Repassage de textiles particulièrement délicats
- Repassage de textiles sombres, sans lustrage
- Repassage de textiles à paillettes ou avec des impressions

Réf. 9720940

81,85 €*



Housse de repassage Basic

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Housse pour table de repassage de qualité supérieure 100 % coton
- Extrêmement durable et résistante à la chaleur
- Absorption parfaite de l'humidité
- Lavable jusqu'à 40 °C
- Couleur : gris

Réf. 10544890

39,99 €*



Housse de repassage Premium

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Housse pour table de repassage de qualité supérieure 100 % coton
- Extrêmement durable et résistante à la chaleur
- Absorption parfaite de l'humidité
- Lavable jusqu'à 40 °C
- Couleur : anthracite

Réf. 9879260

89,99 €*




Molleton pour housse de table à repasser

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Molleton pour des résultats de repassage optimaux
- Absorption parfaite de l'humidité
- Matériau : 100 % fibres de polyester

Réf. 9882820

50,20 €*




Toile de repassage « Waves »

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : gris-brun avec des lignes ondulées blanches

Réf. 7459620

55 €*




Toile de repassage « Sunshine »

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : jaune pâle uni

Réf. 7453800

55 €*




Toile de repassage « Moonshine »

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : blanc uni

Réf. 7459640

55 €*



Module de communication XKM 3100 W

Pour une transmission simplifiée des données des appareils via Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau
- Kit de montage supplémentaire potentiellement nécessaire – en fonction de l'appareil
- Utilisation de SuperVision sur les appareils prévus à cet effet

Réf. 10441480

119,99 €*



Clé de communication XKS 3100 W

Pour les appareils de froid série 20.000, pour la transmission des données par Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau

Réf. 10569090

99,99 €*




Clé de communication XKS 3130 W

Pour les appareils de froid série 30.000, pour la transmission des données par Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau

Réf. 10810750

99,99 €*





Passerelle XGW 3000

Pour l'intégration des appareils ménagers interconnectés dans les systèmes de bus domestiques pour plus de confort

- Possibilité de contrôle et de commande par smartphone, tablette, ordinateur
- Utilisation de systèmes Smart Energy – par ex. installations photovoltaïques

Réf. 9731600

399,99 €*



Clé de communication XKS 3000 Z

Pour les tables de cuisson, pour une transmission radio simplifiée des données des appareils

- Permet de mettre les appareils en réseau
- Cuisiner confortablement avec Con@ctivity 2.0
- La hotte adaptée est fournie à la livraison

Réf. 9731630

99,99 €*



Jeu d'adaptation XKV 3000 BO 90

Pour l'ajout de Miele@home sur les fours 90 cm préparés à cet effet

- Permet de mettre les appareils en réseau
- En outre, un XKM 3100 W est requis

Réf. 9768040

39,99 €*



Jeu d'adaptation XKV 3000 KF

Pour ajouter Miele@home sur les appareils de froid encastrables préparés à cet effet

- Permet de mettre les appareils en réseau
- En outre, un XKS 3000 Z est requis

Réf. 9788210

39,99 €*

Lessives pour lave-linge Miele



Lessive universelle UltraWhite Miele

Pour des résultats de lavage parfaits sur les textiles blancs et de couleur

- Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
- Une blancheur éclatante grâce à sa forte teneur en oxygène actif et en agents blanchissants
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Très économique – pour 42 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10199770

19,99 €*
(1 Kg = 7,40 €)



Lessive liquide UltraColor Miele

Pour les textiles couleurs et noirs

- Efficacité maximale à 20/30/40/60 °C
- Avec formule protectrice pour des couleurs toujours éclatantes
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Très économique – pour 36 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 11518020

19,99 €*
(1 L = 10 €)



Kit lessive Miele UltraColor UltraWhite pour six mois de lavage

Réserve de lessive Miele pour six mois

- 3 bouteilles UltraColor pour le linge de couleur
- 1 paquet UltraWhite pour le linge blanc
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
- Très économique – pour un total de 132 cycles de lavage

Réf. 11518150

72,96 €*
(1 L = 10 €)



Lessive couleurs UltraColor Sensitive

Pour les couleurs – adapté pour les peaux sensibles

- Sans parfums ni colorants
- Propriétés écologiques certifiées par l'écolabel Cygne Blanc
- Avec formule protectrice pour des couleurs toujours éclatantes
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Très économique – pour 37 cycles de lavage

Réf. 10942110

17,99 €*
(1 L = 11,89 €)



Lessive pour linge délicat Miele WoolCare

Pour la laine, la soie et les textiles délicats

- Formule spéciale aux protéines de blé et protection des couleurs
- Contient un agent de protection des fibres contre le feutrage
- Efficacité maximale à 20/30/40/60 °C
- Très économique – pour 37 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 11517850

15,49 €*
(1 L = 10,33 €)



Adoucissant

Particulièrement adapté aux tissus éponge

- Pour du linge ultra-doux
- Un parfum frais et naturel
- Évite que le linge se charge d'électricité statique dans le sèche-linge
- Très économique – pour 50 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 11518200

9,99 €*
(1 L = 6,66 €)



Lessive spéciale Miele UltraDark

Pour les textiles foncés et noirs

- Avec une formule de protection spéciale des couleurs
- Effet anti-bouloches : empêche vos vêtements de ternir
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Très économique – pour 60 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 11518320

17,99 €*
(1 L = 11,99 €)



Lessive spéciale Duvets

Idéal pour les oreillers, couettes, sacs de couchage et vêtements garnis de duvet

- Préserve l'élasticité du duvet
- Laisse aussi respirer les vêtements en duvet
- Les duvets ne collent pas et restent légers
- Très économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10225580

14,99 €*
(1 L = 59,96 €)



Lessive spéciale Textiles sport

Idéal pour les vêtements de sport respirants

- Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son absorbant d'odeurs intégré
- Lave les vêtements de sport respirants et prend soin des couleurs
- Effet antistatique pour préserver la forme et la tenue des vêtements de sport, adapté aux textiles polaires
- Très économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10225760

14,99 €*
(1 L = 59,96 €)



Lessive spéciale Textiles modernes

Adaptée à tous les textiles modernes et les vêtements fonctionnels

- Protège la membrane grâce à la combinaison d'agents tensio-actifs
- Fort pouvoir moussant, nettoie en douceur sur un tapis de mousse
- Neutralise les odeurs grâce à un absorbant d'odeurs
- Très économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10226080

14,99 €*
(1 L = 59,96 €)



Imperméabilisant

Idéal pour les vêtements de sport et de pluie

- Imperméabilise et protège de l'eau, du vent et des salissures
- Préserve les propriétés thermo-respirantes des textiles
- Très économique – pour 4 imperméabilisations
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10240510

14,99 €*
(1 L = 59,96 €)

UltraPhase 1 et UltraPhase 2

Pour lave-linge et lave-linge séchant avec TwinDos®

Des résultats de lavage parfaits

Miele a révolutionné le soin du linge : le système à 2 phases de Miele assure un lavage plus en profondeur et plus propre que les lessives liquides conventionnelles sans agents de blanchiment, car ces agents détruiraient les autres composants. Grâce au stockage et au dosage séparés d'UltraPhase 1 et 2 de Miele, le système TwinDos® permet d'utiliser un agent de blanchiment. Les substances actives et les enzymes d'UltraPhase 1 détachent la saleté et éliminent les taches, comme l'huile et la graisse, les protéines et l'amidon.

Avec UltraPhase 2, l'agent de blanchiment est dosé au moment opportun du cycle de lavage pour éliminer les taches les plus tenaces, par ex. de café, de thé, de jus de fruits ou de vin rouge.

Le principal avantage de ce système de dosage : il permet d'obtenir des couleurs mais aussi un blanc impeccables.

Une qualité certifiée

L'institut Hohenstein a testé les propriétés du système de dosage à 2 phases en utilisant les lessives Miele UltraPhase 1 et UltraPhase 2. Une excellente efficacité de lavage prouvée : disparition des tâches, degré de blancheur, anti-film terne et précision du dosage.



Exclusivité Miele

TwinDos®

Le meilleur système de lessive liquide d'une simple pression sur un bouton. Le dosage automatique avec TwinDos® est pratique, mais garantit également une propreté parfaite : avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil devient le système idéal à lessive liquide. TwinDos® dose UltraPhase 1 et 2 à l'instant idéal du processus de lavage et permet ainsi des résultats éclatants de propreté. De plus, TwinDos® garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent aller jusqu'à 30 % par rapport à un dosage manuel.



UltraPhase 1 et 2 – la combinaison gagnante pour votre linge.

UltraPhase 1 :



7 enzymes pour une propreté ultime



ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps



Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele Aqua

UltraPhase 2 :



Oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches



WhiteBoost pour un blanc éclatant



OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils



Pour l'achat d'un lave-linge ou lave-linge séchant avec TwinDos®, 4 cartouches UltraPhase 1 et 3 cartouches UltraPhase 2 vous seront offertes**,

ce qui correspond à une valeur de plus de 90 euros et vous permet d'économiser les coûts de lessive pendant plus de six mois.



Miele UltraPhase 1 et 2

Lessive à 2 composants actifs pour le blanc et les couleurs

- Pour des couleurs lumineuses et un blanc éclatant
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Pas de surdosage grâce au dosage automatique
- Très économique – pour 37 cycles de lavage (UltraPhase 1) ou 50 cycles de lavage (UltraPhase 2)
- Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele Aqua.

UltraPhase 1 14,99 €*
Réf. 11504370 (1 L = 10,71 €)

UltraPhase 2 14,99 €*
Réf. 10795710 (1 L = 10,71 €)

Miele UltraPhase 1 et 2 Sensitive

Lessive à 2 composants actifs pour le blanc et les couleurs

- Sans colorant ni parfum – bonne tolérance cutanée
- Propriétés écologiques certifiées par l'écolabel Cygne Blanc
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Très économique – pour 36 cycles de lavage (UltraPhase 1 Sensitive) ou 63 cycles de lavage (UltraPhase 2 Sensitive)

UltraPhase 1 Sensitive 14,99 €*
Réf. 10795750 (1 L = 10,71 €)

UltraPhase 2 Sensitive 14,99 €*
Réf. 10795780 (1 L = 10,71 €)

Miele UltraPhase 1 et 2 Refresh Elixir

Édition limitée contre les mauvaises odeurs

- UltraPhase 1 : avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables. Contient 7 enzymes pour une propreté ultime. Color Protect pour préserver durablement l'éclat des couleurs.
- UltraPhase 2 : oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches. OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils. WhiteBooster pour un blanc éclatant.
- Très économique – pour 37 cycles de lavage (UltraPhase 1) ou 50 cycles de lavage (UltraPhase 2)

UltraPhase 1 Refresh Elixir 14,99 €*
Réf. 11614920 (1 L = 10,66 €)

UltraPhase 2 Refresh Elixir 14,99 €*
Réf. 11615030 (1 L = 10,71 €)



Kit UltraPhase 1 et 2

Réserve de lessive Miele pour six mois

- Comprend 3 x UltraPhase 1 et 2 x UltraPhase 2

Réf. 11504580 69,99 €*
(1 L = 9,72 €)

Kit UltraPhase 1 et 2 Sensitive

Réserve pour six mois de lessive Miele Sensitive

- Comprend 3 x UltraPhase 1 et 2 x UltraPhase 2

Réf. 11310270 69,99 €*
(1 L = 8,10 €)

Kit UltraPhase 1 et 2 Refresh Elixir

Pack réserve de l'édition limitée contre les mauvaises odeurs

- Comprend 3 x UltraPhase 1 et 3 x UltraPhase 2

Réf. 11615090 69,99 €*
(1 L = 8,10 €)

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

** Une cartouche d'UltraPhase 1 et une d'UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil, vous recevrez les autres cartouches en échange du coupon joint.

*** Base de calcul : 28 semaines avec 5 lavages/semaine

Caps

Le complément parfait pour les utilisations spéciales

Un dosage simple, des résultats parfaits

Vous voulez également profiter de résultats de lavage parfaits sur les utilisations spéciales telles que les lainages ou les textiles modernes, sans effort supplémentaire ? Pour cela, nous avons conçu les Caps Miele.

Ces petites capsules monodoses sont à insérer dans le bac à adoucissant. Le lave-linge dose le contenu des Caps au moment le plus approprié du cycle de lavage, de façon entièrement automatique. Il est également possible d'ouvrir les capsules Miele à l'aide d'une languette. Elles peuvent donc être utilisées dans les autres modèles de lave-linge. Il suffit de verser leur contenu dans le bac à produits.

Laver avec le dosage idéal

Chaque capsule contient la quantité précise de lessive nécessaire pour un cycle de lavage avec le volume de charge optimal. Il n'est donc pas non plus possible de sous-doser la lessive. Vos vêtements sont toujours lavés en profondeur et traités avec soin, sans gaspiller de lessive.

Pour un meilleur développement durable :



Le matériau de base des porte-capsules Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.



Conditionnement

Chaque Caps dispose de son propre coffret, avec trois, six ou neuf unités selon la fréquence de leur utilisation.

Coffret découverte

Pour ceux qui aimeraient découvrir notre large gamme de Caps, nous proposons le coffret Caps Collection de 6 capsules. Les 6 Caps Miele contenues dans ce coffret vous permettent de tester les différentes utilisations.



Exclusivité Miele CapDosing

Caps Miele : un dosage pratique grâce à des capsules unidoses pour une multitude d'applications.



Caps Collection Coffret de 6 – EasyOpen

Pack d'essai de 6 Caps

- CottonRepair pour la régénération des textiles
- Lessive spéciale pour vêtements de sport, en duvet ou en laine
- Détachant Booster ultra-puissant
- Adoucissant Aqua pour un parfum de fraîcheur
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11486100

7,49 €*
(1 Cap = 1,25 €)



Caps WoolCare Coffret de 9 – EasyOpen

Lessive pour la laine et les textiles délicats

- Formule de soin spéciale à base de protéines de blé
- Technologie de protection des fibres contre le feutrage
- Formule de protection des couleurs pour un lavage en douceur
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 9 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485710

6,79 €*
(1 Cap = 0,75 €)



Caps UltraDark Coffret de 9 – EasyOpen

Lessive spéciale pour linge noir et foncé

- Formule de protection des couleurs pour un lavage en douceur
- Effet anti-bouloches : empêche vos vêtements de ternir
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Préserve durablement l'intensité des couleurs de vos textiles foncés
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 9 cycles de lavage – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485750

7,99 €*
(1 Cap = 0,89 €)



Caps Adoucissant Coffret de 9 – EasyOpen

Pour un parfum de fraîcheur

- Pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur
- Pour du linge ultra-doux
- Évite que le linge se charge en électricité statique
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 9 cycles de lavage – utilisable dans tout type de lave-linge

Aqua : pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur, réf. 11486030

Cocoon : pour des moments de détente et d'intimité, réf. 11486080

Nature : un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf. 11486060

6,49 €*
6,49 €*
6,49 €*
(1 Cap = 0,72 €)



Caps Sport Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive spéciale pour textiles synthétiques

- Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
- Prévient le chargement électrostatique des vêtements
- Préserve la forme et les propriétés respirantes des synthétiques
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485920

7,99 €*
(1 Cap = 1,33 €)



Caps Booster Coffret de 6 – EasyOpen

Détachant ultra-puissant

- Technologie enzymatique contre les taches tenaces
- Pour les couleurs et le blanc
- Pour d'excellents résultats de lavage, même à basse température
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11648330

7,99 €*
(1 Cap = 1,33 €)



Caps SilkCare Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive pour la soie et les textiles délicats

- Formule spéciale à base de protéines de soie
- Préserve la douceur typique des textiles en soie
- Nettoyage délicat pour la protection des fibres de soie
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485770

7,99 €*
(1 Cap = 1,33 €)



Caps DownCare Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive spéciale pour duvets

- Préserve l'élasticité et les propriétés respirantes des duvets
- Nettoyage efficace et entretien doux grâce à la lanoline
- Les duvets ne collent pas et restent légers
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485980

6,79 €*
(1 Cap = 1,13 €)



Caps Outdoor Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive spéciale pour vêtements fonctionnels de qualité supérieure

- Protège les fonctions de membrane des vêtements modernes
- Préserve la forme et les propriétés respirantes des synthétiques
- Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485960

7,99 €*
(1 Cap = 1,33 €)



Caps Impraprotect Coffret de 3 – EasyOpen

Imperméabilisant pour vêtements de sport et de pluie

- Imperméabilise et protège de l'eau, du vent et des salissures
- Excellents résultats avec fixation thermique
- Sans résine fluorocarbonée
- Préserve les propriétés respirantes et l'élasticité des textiles
- Pour 3 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 10757480

14,99 €*
(1 Cap = 5 €)



Caps CottonRepair Coffret de 3 – EasyOpen

Lessive spéciale pour textiles en coton

- Ravive visiblement les textiles après un lavage seulement
- Formule spéciale Miele avec la technologie novozymes
- Élimine les bouloches et ravive l'éclat des couleurs
- Utiliser au maximum 1 à 2 fois par an par pièce de linge
- Pour 3 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485810

9,99 €*
(1 Cap = 3,11 €)

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Pour un linge doux et parfumé

Avec FragranceDos², enveloppez votre linge de votre parfum préféré durant le séchage. À la sortie du sèche-linge, votre linge est doux et sent agréablement bon, sans aucun adoucissant. Pour cela, il vous suffit de choisir vos fragrances préférées dans notre large gamme. Réglez l'intensité du parfum en tournant simplement le flacon. Vous pouvez l'adapter à vos besoins et varier l'intensité selon le programme. Appréciez la volupté d'un linge délicieusement parfumé, exactement comme vous le souhaitez.



Redécouvrez la fraîcheur absolue

Nous avons longtemps cherché un partenaire expérimenté qui nous permettrait de donner vie aux parfums que nous imaginions. En collaboration avec Mane, entreprise familiale de Provence, nous avons pu concrétiser nos idées. C'est au cœur de la production historique de parfums que sont créées des fragrances depuis 1871. Le linge garde ainsi un parfum frais et agréable une fois sec, comme vous l'aimez.



Nouveau : flacon de parfum DryFresh

Les vêtements peu portés n'ont pas toujours besoin d'être lavés. DryFresh vous permet de simplement rafraîchir vos vêtements. Les mauvaises odeurs sont ainsi neutralisées rapidement.

Flacons de parfum pour sèche-linge

Pour une sensation de fraîcheur durable, sans aucun effort



Exclusivité Miele **FragranceDos²⁾**

Vous pouvez changer de parfum en un rien de temps en plaçant en même temps 2 parfums dans le filtre du sèche-linge. Alternier entre les parfums préférés des membres de votre famille sera donc simple comme un jeu d'enfant. Vous avez aussi la possibilité de combiner DryFresh avec d'autres parfums et de créer ainsi votre parfum préféré personnel.

Fragrances Miele 12,5 ml

Pour 50 cycles de séchage¹⁾

- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à 4 semaines
- Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
- Intensité de parfum réglable individuellement à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos

DryFresh – pour neutraliser les odeurs désagréables avec Freshplex™, (0,22 €/cycle), réf. 11520830	10,99 €* ²⁾
Aqua – un linge au parfum rafraîchissant qui respire la propreté, (0,22 €/cycle), réf. 10231860	10,99 €* ²⁾
Cocoon – une odeur de fraîcheur pour des moments de détente, (0,22 €/cycle), réf. 10234560	10,99 €* ²⁾
Nature – un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, (0,22 €/cycle), réf.10234440	10,99 €* ²⁾
Orient – rassemble tous les secrets de l'Orient, (0,22 €/cycle), réf. 10234670	10,99 €* ²⁾
Rose – le doux parfum des roses de mai fraîchement cueillies (0,22 €/cycle), réf. 10234730	7,33 €* ²⁾
WhiteFlower Sensitive – touches florales et fraîcheur d'agrumes, réf. 11047270	10,99 €* ²⁾



Set 3 x Fragrances Miele

Pour 150 cycles de séchage¹⁾

- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à 4 semaines
- Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
- Intensité de parfum réglable individuellement à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos

DryFresh – pour neutraliser les odeurs désagréables avec Freshplex™, (0,20 €/cycle), réf. 11614800	29,99 €* ²⁾
Aqua – un linge au parfum rafraîchissant qui respire la propreté, (0,20 €/cycle), réf. 11614570	29,99 €* ²⁾
Cocoon – une odeur de fraîcheur pour des moments de détente, (0,20 €/cycle), réf. 11614750	29,99 €* ²⁾
Nature – un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, (0,20 €/cycle), réf.11614620	29,99 €* ²⁾
Sélection – 3 des fragrances préférées Miele (Aqua, Cocoon et Nature), (0,20 €/cycle), réf. 11614850	29,99 €* ²⁾

¹⁾ Un flacon réglé en intensité moyenne suffit pour 50 cycles de séchage

²⁾ Brevet : EP 2 431 516

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



AutoDos

**Exclusivité
Miele**

Système de lavage exclusif
D'excellents résultats : AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré¹⁾. Le lave-vaisselle et les granulés exclusifs deviennent ainsi un système parfaitement ajusté – le dosage idéal intervient

au moment opportun. En toute liberté : le PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage²⁾, sans remplissage. Il dose ainsi une quantité idéale de poudre granulée, à chaque fois.

¹⁾ Brevets : EP2850990, US9962062

²⁾ Dans le programme ECO 50 °C

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts des lave-vaisselle Miele*



Exclusivité Miele **Tiroir 3D MultiFlex¹⁾**
Rangement flexible : même les petites pièces trouvent leur place grâce aux ingénieuses possibilités de réglage.



Exclusivité Miele **Aménagement de panier FlexLine**
Flexibilité et confort : réglage facile, placement modulable et résultats de lavage parfaits.



Exclusivité Miele **Miele@home**
Facilitez-vous la vie : mettez vos appareils en réseau avec Miele@home pour plus de possibilités.



QuickPowerWash
Programme court : résultats parfaits pour de la vaisselle normalement sale en 58 minutes.



Technologie EcoPower
Économies d'eau et d'énergie : alimentation d'eau intelligente pour préserver les ressources.

* Équipements selon le modèle

¹⁾ Brevets : DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2

Lave-vaisselle posables


Lave-vaisselle posables 60 cm (dim. : H 84,5 x L 59,8 x P 60 cm)



G 5000 SC (Classic)

- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)


799,99 €* + 8 € éco-part = 807,99 €**



G 5000 SC Inox (Classic)

- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)

899,99 €* + 8 € éco-part = 907,99 €**




G 5210 SC (Classic)

- **Tiroir à couverts 3D MultiFlex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- **Classe énergétique: C**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)

949,99 €* + 8 € éco-part = 957,99 €**


Lave-vaisselle posables 60 cm (dim. : H 84,5 x L 59,8 x P 60 cm)



G 5210 SC Front Inox (Classic)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Séchage AutoOpen, SensorDry
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)

1049 €* + 8 € éco-part = 1057 €**



G 7100 SC (Classic)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **8 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C, **Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : Express, **IntenseZone** et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- **Eco Feedback**
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**

1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €**




G 7100 SC Front Inox (Classic)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **8 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C, **Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)

1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**

Lave-vaisselle posables



G 7310 SC AutoDos (Classic)



- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **10 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, **Hygiène 70°, Economique Solaire**, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)**

G 7310 SC Inox AutoDos (Classic)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- 10 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)

Lave-vaisselle prêts à encastrer

Lave-vaisselle prêts à encastrer 60 cm
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 5000 SCU (Classic)

- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc

829,99 €* + 8 € éco-part = 837,99 €**

Inox

949,99 €* + 8 € éco-part = 957 €**

G 5210 SCU (Classic)

- **Tiroir à couverts 3D MultiFlex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- **Classe énergétique: C**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1199 €* + 8€ éco-part. = 1207 €**

G 7100 SCU (Classic)

- **Tiroir à couverts 3D MultiFlex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **8 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, **QuickPower-Wash, Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : Express, **IntenseZone** et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1549 €* + 8 € éco-part = 1557 €**

Lave-vaisselle prêts à encastrer



G 7310 SCU AutoDos (Classic)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **10 prog.** (ECO, Auto, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, **Hygiène 70°, Economique Solaire**, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1799 €* + 8 € éco-part = 1807 €**

Lave-vaisselle intégrables



G 5000 SCi (Design)



- Tiror à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc

949,99 €* + 8 € éco-part = 957,99 €**

Inox anti-traces

1049 €* + 8 € éco-part = 1057 €**



G 5210 SCi (Design)

- **Tiror à couverts 3D Multiflex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- **Classe énergétique: C**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc, Noir Obsidien

1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €**

Inox anti-traces

1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**



G 7100 SCi (Design)

- Tiror à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- **8 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C, Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : Express, **IntenseZone** et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- **Eco Feedback**
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc, Noir Obsidien

1399 €* + 8 € éco-part = 1407 €**

Inox

1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**

Lave-vaisselle intégrables



G 7310 SCi AutoDos (Design)



- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **10 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, **Hygiène 70°**, **Economique Solaire**, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc brillant

1749 €* + 8 € éco-part = 1757 €**

Noir Inox

1849 €* + 8 € éco-part = 1857 €**



G 7510 SCi Noir Inox AutoDos (Design)


- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **Eclairage BrilliantLight**
- 13 prog. (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, **Féculeux, Verre Express, Volumineux**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2399 €* + 8 € éco-part = 2407 €**

G 7910 SCi Noir Inox AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Eclairage BrilliantLight
- **Bandeau de commandes tactile M Touch**
- Paniers FlexLine MaxiComfort
- 13 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, Féculeux, Verre Express, Volumineux)
- Séchage AutoOpen, AutoClose, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

3199 €* + 8 € éco-part = 3207 €**




Lave-vaisselle totalement intégrables

Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm

(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm; dim. XXL : H 84,5 - 91 x L 59,8 x P 57 cm)




G 5xxx SCVi



- 1) Hauteur du socle 35-155 mm,
- 2) Hauteur de socle 100-220 mm,
- 3) Hauteur d'appareil max. 930 mm avec équipement hauteur de socle -1



G 5xxx SCVi XXL



- 1) Hauteur du socle 35-155 mm,
- 2) Hauteur de socle 100-220 mm,
- 3) Hauteur d'appareil max. 970 mm avec équipement hauteur de socle -1

G 5050 SCVi (Design)



- Tiroirs à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

999,99 €* + 8 € éco-part = 1007,99 €**

G 5055 SCVi XXL (Design)

- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Panier FlexLine Comfort
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1049 €* + 8 € éco-part = 1057 €**



G 5260 SCVi (Design)

- **Tiroir à couverts 3D Multiflex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 progs. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +, **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Départ différé, affichage temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose Supports FlexCare
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**

G 5265 SCVi XXL (Design)

- **Tiroir à couverts 3D MultiFlex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +, **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose, Supports FlexCare
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1249 €* + 8 € éco-part = 1257 €**

G 7150 SCVi Inox (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **8 prog.** (ECO, Auto, **Quotidien 60°**, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, **Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, **IntenseZone** et Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- **Eco Feedback**
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1399 €* + 8 € éco-part = 1407 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables



G 7155 SCVi XXL Inox (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1449 €* + 8 € éco-part = 1457 €**

G 7160 SCVi AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- Paniers FlexLine Comfort Plus
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Hygiène 70, Economique Solaire, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry
- Options : Express et Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- **Classe énergétique: B**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 64 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**

G 7165 SCVi XXL AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- Paniers FlexLine Comfort Plus
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Hygiène 70, Economique Solaire, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry
- Options : Express et Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: B
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 64 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1549 €* + 8 € éco-part = 1557 €**



G 7360 SCVi Noir Inox AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **10 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, **Hygiène 70, Economique Solaire**, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1749 €* + 8 € éco-part = 1757 €**

G 7365 SCVi XXL Noir Inox AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- 10 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Hygiène 70, Economique Solaire, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1799 €* + 8 € éco-part = 1807 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables

Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm

(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm; dim. XXL : H 84,5 - 91 x L 59,8 x P 57 cm)



G 7560 SCVi Noir Inox AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Express, IntenseZone et Séchage +
- Paniers FlexLine **MaxiComfort**
- **13 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux **38 dB**, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, **Féculents, Verre Express, Volumineux**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

G 7565 SCVi XXL Noir Inox AutoDos

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Paniers FlexLine MaxiComfort
- Eclairage BrilliantLight
- 13 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, Féculents, Verre Express, Volumineux)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


56 2199 €* + 8 € éco-part = 2207 €**

2249 €* + 8 € éco-part = 2257 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

Lave-vaisselle 45 cm posables



Lave-vaisselle 45 cm posables



G 5430 SC SL (Classic)

- Tiroir à couverts, 9 couverts
- Paniers Flexline Comfort
- 5 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Départ différé, affich. du temps restant
- Option Express, Séchage +
- Perfect GlassCare
- Classe énergétique: F
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 78 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

899,99 €* + 8 € éco-part = 907,99 €**






G 5640 SC SL (Classic)

- Tiroir à couverts, 9 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- **7 programmes** (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, PowerWash 60°C, ExtraSilencieux 40dB)
- Option Express, **Intense Zone**, Séchage+
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, **FlexAssist**
- **Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare**
- Classe énergétique: D
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 62 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 7,7 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 44 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €**

Lave-vaisselle 45 cm Intégrables

Lave-vaisselle 45 cm intégrables



G 5430 SCi SL (Design)

- Tiroir à couverts, 9 couverts
- 5 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, Reconnaissance de produit lessiviel
- Classe énergétique: F
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 78 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €**

G 5430 SCi SL (Design)

- Tiroir à couverts, 9 couverts
- 5 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, Reconnaissance de produit lessiviel
- Classe énergétique: F
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 78 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**

G 5xxx SCi SL



Lave-vaisselle 45 cm totalement intégrables

Lave-vaisselle 45 cm totalement intégrables



G 5481 SCVi SL (Design)

- Tiroir à couverts, 9 couverts
- 5 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, Reconnaissance de produit lessiviel
- Classe énergétique : F
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 78 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1299 €* + 8 € éco-part = 1307 €**


G 5690 SCVi SL (Design)

- Tiroir à couverts, 9 couverts
- 7 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, PowerWash 60°C, Extra-Silencieux 40dB)
- Option Express, Intense Zone, Séchage+
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, FlexAssist, Reconnaissance de produit lessiviel
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- **Classe énergétique: D**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 62 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 7,7 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 44 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**

G 5890 SCVi SL (Design)

- Idem G 5690 SCVi SL
 - **8 programmes (idem + Hygiene 70°C)**
 - **Paniers FlexLine MaxiComfort**
 - **Wifi Conn@ct avec MobileControl**
 - **Classe énergétique: C**
 - Consommation d'énergie pour 100 cycles: 55 kWh
 - Consommation d'eau pour un cycle Eco : 7,7 L (à partir de 6L en programme Auto)
 - **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**
- 1749 €* + 8 € éco-part = 1757 €**



Produits de lavage pour lave-vaisselle Miele



UltraTabs All in 1 60 pièces

Pour d'excellents résultats dans les lave-vaisselle Miele.

- Ultra-performance grâce aux enzymes spécialement conçues pour la vaisselle
- Des résultats étonnants même avec les résidus incrustés
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 11259430 19,99 €
19,80 €/kg

UltraTabs HyClean 30 pièces

Hygiene Tabs pour d'excellents résultats de lavage avec les lave-vaisselle Miele.

- Élimine 99,9 % des champignons, virus et bactéries
- Convient particulièrement aux personnes allergiques
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele

Réf. 11347510 14,99 €
22,04 €/kg

Poudre de lavage 1,4 kg

Pour les meilleurs résultats de lavage. Avec aide au dosage intégrée.

- Avec oxygène actif pour une propreté impeccable
- Contient des enzymes spéciales – efficaces même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 100 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10528360 19,99 €
14,28 €/kg



Kit de dosage de poudre de lavage

- Avec 3,4 kg de poudre et aide au dosage intégrée.
- Avec oxygène actif pour une propreté irréprochable
 - Avec enzymes spéciales – efficace même à basses températures
 - Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
 - Très économique – pour env. 240 cycles de lavage
 - Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele

Réf. 10528530 25,99 €

Existe aussi en starter Pack Tablettes avec :

- 40 tablettes 10 en 1
- Liquide de rinçage (500 ml)
- Sel de régénération (1,5 kg)

Réf. 9482290 25,99 €

Produit de rinçage 500 ml

Pour d'excellents résultats de séchage en douceur avec les lave-vaisselle Miele

- Un éclat sans pareil pour vos verres
- Facilite le séchage de votre vaisselle
- Avec formule anticorrosion pour la protection du verre
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10198770 7,99 €
14 €/l

Poudre de lavage, recharge 1 kg (sans photo)

Contenance 1 kg pour env. 70 cycles de lavage
Réf. 10528500 11,99 €

Sel régénérant 1,5 kg

Pour un fonctionnement et des performances optimales de votre lave-vaisselle Miele

- Gros grains – parfaitement adaptés aux lave-vaisselle Miele
- Protège le lave-vaisselle et la vaisselle du calcaire dangereux
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10248530 2,99 €
1,99 €/kg

En format 6 x 750 g
Réf. 10248700 9,99 €
2,22 €/kg

Exclusivité mondiale :

Dosage automatique avec PowerDisk intégré



Système de nettoyage de qualité supérieure, liberté hors normes !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, une innovation Miele. Nos lave-vaisselle et notre poudre granulée exclusive ont été développés ensemble pour former un duo à la performance inégalée. La poudre granulée est dosée automatiquement en fonction du programme sélectionné, à la juste quantité et au moment opportun. Ce système permet également de réaliser plusieurs dosages au cours d'un programme. Avec le programme « Automatic », le capteur mesure le degré de salissure et le dosage est adapté en conséquence.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : la technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles de lavage¹ en moyenne, soit environ un mois d'utilisation. Profitez de votre liberté ! Et profitez davantage encore grâce à la fonction AutoStart : une seule programmation suffit, et le premier lave-vaisselle autonome au monde se met en marche automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Il suffit de garder la porte fermée. Votre quotidien devient plus facile et vous profitez d'un confort inédit.



PowerDisk All in 1, 400 g

Produit de lavage de qualité dans les lave-vaisselle avec la fonction AutoDos

- Poudre granulée Miele exclusive
- Avec fonction produit de rinçage et sel
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour 1 mois environ (20 cycles de lavage¹)
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10992030

10,99 €
27,48 €/kg



PowerDisk All in 1 Pack de 6 pièces

Poudre granulée Miele exclusive

- Un brillant impeccable — enlève même les taches les plus tenaces
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour 1 mois env. (20 cycles de lavage/disque)
- Réf. 11093060

59,99 €



* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

¹ avec le programme Quotidien 60 °C

Accessoires pour lave-vaisselle



Panier à couverts pour panier inférieur GBU 5000

Offre davantage de place pour les couverts dans le panier inférieur

- Panier à couverts à position variable dans le panier inférieur
- Idéal pour y placer les ustensiles encombrants
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele des générations 4000, 5000, 6000, 6000 EcoFlex et 7000

Réf. 7823150

39,99 €*



Support à verres pour panier inférieur GGU 5000

Pour l'encastrement sous plan optimal d'un lave-vaisselle posable

1 appareil avec 2 possibilités d'installation pour s'adapter à vos besoins

Contenu : patins, socle réglable en profondeur et protection anti-buée

Compatible avec les lave-vaisselle posables Miele de 60 cm de large des générations 4000, 5000, 6000 et 6000 EcoFlex

Réf. 6390810

59,99 €*





Jeu d'adaptation lave-vaisselle UBS-1

Pour une adaptation optimale de la hauteur de l'appareil à la niche d'encastrement

- Jeu d'adaptation pour augmenter la hauteur de socle
- 4 pieds d'appareil pour 60 mm supplémentaires
- Compatible avec tous les lave-vaisselle encastrables Miele

Réf. 6394761

0,00*



Patins lave-vaisselle GK 60-1

Protection idéale du sol pour les appareils encastrés

- Pour éviter d'abîmer la surface du sol, par ex. les sols en PVC
- Facilitent l'encastrement en réduisant les inégalités du sol
- Éliminent les empreintes de pieds et les éraflures sur le sol des appareils encastrés
- Compatible avec tous les lave-vaisselle Miele

Réf. 6394740

0,00*



Kit de montage lave-vaisselle MSHE 601-1

Pour encastrement en armoire haute avec rehausse supplémentaire

- Protection idéale contre l'humidité grâce à l'encastrement en hauteur
- Contenu : barre anti-buée, équerre, chevilles et vis
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele intégrés de 60 cm de large

Réf. 10365450

49,99 €



Kit de montage lave-vaisselle MSHE 602-1

Pour encastrement en armoire haute optimal avec niche d'encastrement d'appareil supplémentaire

- Protection idéale contre l'humidité grâce à l'encastrement en hauteur
- Contenu : barre anti-buée, équerre, chevilles et vis
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele intégrés de 60 cm de large

Réf. 10365500

0,00*



Kit d'installation pour lave-vaisselle MSF

Pour le montage optimal des façades de meubles à rainure horizontale centrale

- Compatible pour tout lave-vaisselle entièrement intégrable de la génération 7000

Réf. 11393220 pour façades XXL

99,99 €



Rallonges d'arrivée et d'évacuation d'eau WZAVS 1,5 m

Assure une flexibilité maximale pour l'encastrement de l'appareil

- Rallonges d'arrivée et d'évacuation d'eau particulièrement sûres et flexibles
- Tuyau de rallonge Système Aquasécurité de 1,5 m de long en métal tressé
- Contenu : tuyau de rallonge, tuyau d'évacuation et 2 colliers de serrage
- Compatible avec tous les lave-vaisselle Miele

Réf. 6390850

182,92 €*

Accessoires pour lave-vaisselle

Habillage frontal

Désignation des modèles	Largeur x hauteur	60 cm	45 cm	Couleur de la façade	Série G 7xx0	Série G 7xx5 XXL	Série G 6xx0	Série G 6xx5 XXL	Série G 5xx0	Série G 5xx5 XXL	Série G 4xx0	Série G 4xx5 XXL	PG 8131 i	PG 8132 Sci XXL	PG 8133 SCVi XXL	Référence	Prix
Habillage frontal pour lave-vaisselle complètement intégrés																	
GFVi 613/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•			•	9635930	0,00*
GFVi 613/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•			•	9635950	0,00*
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986760	0,00*
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986770	0,00*
GFVi 612/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•			•	9635920	0,00*
GFVi 612/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•			•	9635940	0,00*
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986780	0,00*
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986790	0,00*
GFVi 603/72 sans perçage	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				7160740	0,00*
GFVi 603/77 sans perçage	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				7160760	0,00*
GFVi 701/72 sans perçage	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986740	0,00*
GFVi 701/77 sans perçage	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986750	0,00*
GFVi 453/72	450 x 715 mm		•	Inox antitrace							•					7160840	0,00*
GFVi 453/72-7	450 x 715 mm		•	Inox antitrace					•							11526970	0,00*
GFVi 453/77-7	450 x 76 mm		•	Inox antitrace					•							11573740	0,00*
Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables																	
GFV 60/57-1	600 x 570 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•		7149240	0,00*
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986710	0,00*
GFV 60/60-1	600 x 600 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•		7160640	0,00*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986720	0,00*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Blanc brillant	•	•			•	•						10986690	0,00*
GFV 60/62-1	600 x 620 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•		7160660	0,00*
GFV 60/65-1	600 x 650 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•		7160710	0,00*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986730	0,00*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Blanc brillant	•	•			•	•						10986700	0,00*
GFV 45/60-1	450 x 600 mm		•	Inox antitrace							•					7160830	0,00*
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Inox antitrace					•							11526950	0,00*
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Blanc brillant					•							11526930	0,00*
GFV 45/65-7	450 x 600 mm		•	Inox antitrace					•							11526960	0,00*
GFV 45/65-7	450 x 600 mm		•	Blanc brillant					•							11526940	0,00*
Décoration frontale pour lave-vaisselle intégrables																	
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Blanc brillant			•	•			•	•				7160810	0,00*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Brun foncé			•	•			•	•				6389730	0,00*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Brun Havane			•	•			•	•				9635960	0,00*
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Brun Havane	•	•			•	•						10986150	0,00*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Noir			•	•			•	•				6390740	0,00*
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Noir obsidien	•	•			•	•						10986560	0,00*
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Blanc brillant					•			•				7160820	0,00*
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Brun foncé					•			•				6390750	0,00*
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Brun Havane					•			•				9635970	0,00*
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Brun Havane	•				•							10986190	0,00*
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Noir					•			•				6390770	0,00*
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Noir obsidien					•							10986570	0,00*
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Blanc brillant							•					7160850	0,00*
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Brun foncé							•					6820360	0,00*



Habillage frontal PureLine pour lave-vaisselle entièrement intégrables

CleanSteel Inox antirace avec poignée design PureLine

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
- CleanSteel Inox antirace – nettoyage facile des traces de doigt
- Avec poignée inox PureLine et matériel de fixation
- GFVi 702/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. Ref. 10986760 349,99 €*
349,99 €*
Ref. 10986770 349,99 €*
349,99 €*



Habillage frontal ContourLine pour lave-vaisselle entièrement intégrables

CleanSteel Inox antirace avec poignée design ContourLine


- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
- CleanSteel Inox antirace – nettoyage facile des traces de doigt
- Avec poignée inox ContourLine et matériel de fixation
- GFVi 703/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. Ref. 10986780 349,99 €*
349,99 €*
Ref. 10986790 349,99 €*
349,99 €*



Habillage frontal sans perçage pour lave-vaisselle entièrement intégrables

CleanSteel Inox antirace sans poignée et sans perçage

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
- Adaptation possible au design des poignées de la cuisine
- CleanSteel Inox antirace – nettoyage facile des traces de doigt
- GFVi 701/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. Ref. 10986740 350 €*
350 €*
Ref. 10986750 350 €*
350 €*



Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables

CleanSteel Inox antirace ou blanc brillant

- Harmonie esthétique parfaite entre habillage frontal et bandeau de commande
- CleanSteel Inox antirace – nettoyage facile des traces de doigt
- GFV 60/57-7, Largeur 60 cm. Hauteur 57 cm. Ref. 10986710 239,99 €*
239,99 €*
- GFV 60/60-7 inox, Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm. Ref. 10986720 239,99 €*
239,99 €*
- GFV 60/60-7 blanc brillant, Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm. Ref. 10986690 239,99 €*
239,99 €*



Décoration frontale pour lave-vaisselle intégrables

Pour convertir un lave-vaisselle intégrable en appareil encastré sous plan

- La combinaison de GDU et d'un appareil intégrable donne un lave-vaisselle encastré sous plan
- Compatible avec un panneau de décoration de jusqu'à 4 mm
- Raccourcissement de la hauteur de 7 cm max., pour brun foncé et noir
- Le kit déco GDU ne peut pas être associé aux bandeaux interchangeables en inox
- Contenu : kit déco et socle réglable en profondeur
- GDU 60/60-7, Noir : Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm. Ref. : 10986560 99,99 €*
99,99 €*



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

La cuisine devient un pur plaisir

Exclusivité Miele Fonction HydraCook¹⁾

Grâce à l'apport d'humidité, vous obtenez facilement des résultats professionnels : la fonction HydraCook diffuse de la vapeur dans l'enceinte de cuisson. Cela permet de combiner différents modes de cuisson avec la vapeur, pour des résultats de cuisson et de rôtissage optimaux. La viande est tendre et juteuse à l'intérieur, et dorée à point à l'extérieur. Les petits pains et le pain sont moelleux à l'intérieur, dorés uniformément et croustillants à l'extérieur, et semblent sortir tout droit de la boulangerie. Très pratique : vous pouvez programmer les apports de vapeur et pour encore plus de flexibilité. Différents programmes automatiques font appel à la fonction HydraCook pour offrir les meilleurs résultats.



Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : pain, gâteau ou viande, la préparation est entièrement automatique.

Exclusivité Miele Refroidissement rapide²⁾

Le refroidissement rapide automatique maintient les aliments au chaud sans risque de surcuisson..



Exclusivité Miele Foodview

Toujours un œil sur la cuisson. Des solutions intelligentes et innovantes grâce à la caméra intégrée dans l'enceinte de cuisson.



Exclusivité Miele Thermosonde sans fil³⁾

Contrôle précis de la cuisson du poisson et de la viande : l'affichage du temps restant vous indique quand vos plats sont prêts.



Votre électroménager connecté avec l'application Miele

À la maison ou en déplacement, commandez vos appareils électroménagers de n'importe où et vivez votre quotidien en toute flexibilité.

* selon le modèle

¹⁾ avec dispositif d'aspiration breveté

Brevet : EP 2 190 295 B1

²⁾ Brevet : EP 1 714 083 B1

³⁾ Brevet : EP 1 985 983 B1

FOURS MULTIFONCTIONS, HAUTEUR 60 CM

Fours multifonctions Pyrolyse Collection Active



H 2265-1 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Enceinte pyrolysable**
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

989,99 €* + 10 € éco-part = 999,99 €**

- Existe aussi en modèle PerfectClean (sans pyrolyse) H 2265-1 B (Design)

769,99 €* + 10 € éco-part = 779,99 €**



H 2268-1 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Enceinte pyrolysable
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- **Rails télescopiques**
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

1099 €* + 10 € éco-part = 1109 €**

Fours multifonctions pyrolyse, Collection ContourLine



H 2765 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- **Ouverture et fermeture douce**
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- **Rails télescopiques**
- **Plats et grille PerfectClean**
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Noir obsidien

1199 €* + 10 € éco-part = 1209 €**



H 2760 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- Rails télescopiques
- Plats et grille PerfectClean
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

1199 €* + 10 € éco-part = 1209 €**



H 7161 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Bandeau de commande sensible DirectSensor S**
- **10 modes de cuisson dont 30 programmes automatiques**
- Rails télescopiques
- Plats et grille PerfectClean
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

1399 €* + 10 € éco-part = 1409 €**



H 7164 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Bandeau de commande sensible DirectSensor S
- **12 modes de cuisson** dont 30 programmes automatiques
- **Fonction HydraCook**
- Rails télescopiques
- Plats et grille PerfectClean
- **Fonctions connectées : Miele@home**
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

1699 €* + 10 € éco-part = 1709 €**



H 7364 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Bandeau de commande sensible DirectSensor**
- **16 modes dont 40 prog. auto.**
- Fonction HydraCook, **Refroidissement rapide, Sonde de température filaire**
- **Eclairage intérieur LED**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- Inox anti-traces

2399 €* + 10 € éco-part = 2409 €**

FOURS COMBINÉS MICRO-ONDES, HAUTEUR 45 CM

Fours combinés micro-ondes
encastrables,
Collection ContourLine



H 7140 BM (Design)

- Cavité 43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec revêtement PerfectClean breveté
- Bandeau de commande sensible DirectSensor S
- 12 modes dont 20 prog. auto.
- Régulation électronique des T°C de 30 à 225°C
- T°C et puissances MO préconisées
- Puissance MO jusqu'à 1000W
- Cuisson combinée
- Fonctions connectées : Miele@home
- Eclairage LED
- Inox anti-traces

1799 €* + 10 € éco-part = 1809 €**



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des fours vapeur

Exclusivité Miele DualSteam

La perfection comme vous l'aimez : le four vapeur Miele complète idéalement un four et une table de cuisson, pour des résultats de cuisson parfaits grâce à la technologie MultiSteam Pro. Des temps de chauffe courts, une répartition homogène de la vapeur et une excellente précision de la température permettent de préparer des plats savoureux et parfaitement cuits. C'est le résultat de l'action conjuguée du puissant générateur de vapeur externe de 3,3 kW et de la disposition ainsi que de l'alignement spécifiques des deux buses à vapeur MultiSteam Pro.



Exclusivité Miele Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée

Qualité et facilité d'entretien : nos fours vapeur sont tous équipés d'une enceinte de cuisson en inox.



Exclusivité Miele Cuisson vapeur sous pression

Cuisson rapide et saine : entre 101 et 120 °C, vos plats cuisent très vite.



Grande enceinte de cuisson, grande surface

Espace maximal : enceinte de cuisson profonde et grande surface pour préparer plusieurs portions simultanément.



Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : poisson, viande ou légume, la préparation est entièrement automatique.



Cuisson sous vide

Pour une saveur plus intense : les aliments mis sous vide cuisent en douceur à basse température.

FOURS VAPEUR

Four vapeur posables



DG 6001 (Classic)

- Commande EasySensor
- Touches sensibles
- 24 l, 3 niveaux de cuisson
- Technologie MonoSteam
- Réglage T° de 40 à 100°C (par palier de 5°C)
- Ouverture latérale
- 1 plat récupérateur et 2 récipients perforés en inox
- Noir obsidien

899,99 €* + 10 € éco-part = 909,99 €**



DG 6001 (Classic)

- Commande EasySensor
- Touches sensibles
- 24 l, 3 niveaux de cuisson
- Technologie MonoSteam
- Réglage T° de 40 à 100°C (par palier de 5°C)
- Ouverture latérale
- 1 plat récupérateur et 2 récipients perforés en inox
- Gris graphite

999,99 €* + 10 € éco-part = 1009,99 €**



DG 6019 (Classic)

- Commande EasySensor
- Touches sensibles
- 24 l, 3 niveaux de cuisson
- Technologie MonoSteam
- Réglage T° de 40 à 100°C (par palier de 5°C)
- Ouverture latérale
- 1 plat récupérateur, 3 récipients perforés et 1 grille en inox
- Inox anti-traces

999,99 €* + 10 € éco-part = 1009,99 €**

Fours vapeur encastrables, niche 45 cm Collection ContourLine



DG 2740 (Design)

- Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande sensible EasySensor
- Réglage T°C de 40 à 100°C
- 20 programmes automatiques
- Réduction des buées en fin de cuisson
- Inox anti-traces

1099 €* + 10 € éco-part = 1109 €**



DG 7140 (Design)

- Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande sensible DirectSensor S**
- Réglage T°C de 40 à 100°C
- 20 programmes automatiques
- Réduction des buées en fin de cuisson
- **Fonctions connectées : Miele@home**
- Inox anti-traces

1499 €* + 10 € éco-part = 1509 €**



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* du four vapeur micro-ondes combiné encastrable

Exclusivité Miele DualSteam

La perfection comme vous l'aimez : le four vapeur Miele complète idéalement un four et une table de cuisson, pour des résultats de cuisson parfaits. De courts temps de mise en température et de cuisson ainsi qu'une répartition homogène de la vapeur facilitent la préparation des plats – c'est le résultat offert par le puissant générateur de vapeur externe (3,3 KW) et l'agencement et l'alignement des deux buses de vapeur MultiSteam Pro.




3 en 1

Combiné compact : micro-ondes, cuisson vapeur et cuisson rapide pour une flexibilité optimale.

Cuisson rapide

Gagnez du temps : combinez la cuisson vapeur avec le mode micro-ondes pour une préparation plus rapide, sans perte de qualité.



Exclusivité Miele Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée

Qualité et facilité d'entretien : nos fours vapeur micro-ondes combinés sont tous équipés d'une enceinte de cuisson en inox.

Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : poisson, viande ou légume, la préparation est entièrement automatique.

Quick & Gentle

Résultats parfaits en un temps record : réglage de la puissance en continu grâce à la technologie d'ondulation.

FOURS VAPEUR MICRO-ONDES, HAUTEUR 45 CM

Fours vapeur micro-ondes
Collection ContourLine



DGM 7340 (Design)

- Cavit  inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- Bandeau de commande sensible DirectSensor
-  clairage int rieur LED
- Micro-ondes jusqu'  1000 W
- Cuisson vapeur de 40   100 C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- Cuisson combin e vapeur et micro-ondes
- Fonctions connect es : Miele@home
- Inox anti-traces

2299  * + 10    co-part = 2309  **



Quelles caractéristiques de confort sont importantes pour vous ?

Les points forts* des micro-ondes Miele

Exclusivité Miele **Enceinte de cuisson XL**
Avec un volume utile d'enceinte de 46 litres, nos appareils avec commande TopControl vous offrent un vaste espace à utiliser avec flexibilité pour laisser libre cours à votre créativité culinaire.



Programmes automatiques
Réussir les plats comme par magie et sans effort : il suffit de sélectionner un programme et par ex. de régler le poids, et l'appareil s'occupe du reste

Touche Quick Start du micro-ondes
Gain de temps : accédez directement à la puissance maximale du micro-ondes, comme à votre habitude.



Enceinte de cuisson en inox
Très efficace : l'enceinte en inox assure une répartition parfaite des micro-ondes et un nettoyage facile.



Mode combiné
Économiser de l'argent et améliorer les résultats : en mode combiné, les mets sont cuits et dorés simultanément.



EasySensor
Un classique réinventé : les appareils Miele SideControl sont maintenant équipés d'une commande tactile.

FOURS MICRO-ONDES

Four micro-ondes posable



M 6012 SC (Classic)

- Commande EasyControl sur le côté
- 26 l, 3 modes de cuisson : micro-ondes, gril et combiné
- 17 programmes automatiques
- 7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
- Gril quartz 800 W
- Touche Quick Start, Maintien au chaud automatique, Fonction mémoire
- Plateau tournant Ø 32 cm
- Enceinte inox
- Inox anti-traces

569,99 €* + 3 € d'éco-part = 572,99 €**

Fours micro-ondes encastrables, niche 35 cm



M 2224 SC (Design)

- Micro-ondes gril
- Cavité inox 17 litres
- Ouverture porte latérale
- Bandeau de commande sensitif EasySensor
- Affichage digital
- 15 programmes automatiques
- 7 niveaux de puissance de 80 à 800 W
- **Gril quartz 800 W**
- Eclairage intérieur LED
- Plateau tournant Ø 27 cm
- Noir obsidien

899,99 €* + 3 € d'éco-part = 902,99 €**

Fours micro-ondes encastrables, niche 36 cm



M 2230 SC (Design)

- **Micro-ondes solo**
- Cavité inox 17 litres
- Ouverture porte latérale
- Bandeau de commande sensitif EasySensor
- Affichage digital
- 10 programmes automatiques
- 7 niveaux de puissance de 80 à 800 W
- Quick Start et Maintien au chaud
- Eclairage intérieur LED
- Plateau tournant Ø 27 cm
- Noir obsidien

899,99 €* + 3 € d'éco-part = 902,99 €**

Fours micro-ondes encastrables, niche 38 cm



M 2234 SC (Design)

- **Micro-ondes gril**
- Cavité inox 17 litres
- Ouverture porte latérale
- Bandeau de commande sensitif EasySensor
- Affichage digital
- **15 programmes automatiques**
- 7 niveaux de puissance de 80 à 800 W
- **Gril quartz 800 W**
- Eclairage intérieur LED
- Plateau tournant Ø 27 cm
- Noir obsidien, **Blanc brillant**

949,99 €* + 3 € d'éco-part = 952,99 €**

Fours micro-ondes encastrables, niche 45 cm



M 2240 SC (Design)

- **Micro-ondes solo**
- **Cavité inox 26 litres**
- Ouverture porte latérale
- Bandeau de commande sensitif EasySensor
- Affichage digital
- 10 programmes automatiques
- 7 niveaux de puissance de **80 à 900 W**
- Quick Start et Maintien au chaud
- Eclairage intérieur LED
- **Plateau tournant Ø 32 cm**
- Noir obsidien

949,99 €* + 3 € d'éco-part = 952,99 €**

Fours micro-ondes encastrables, niche 45 cm, Collection ContourLine



M 7140 TC (Design)

- **Micro-ondes solo**
- **Cavité inox 46 litres**
- **Porte abattante**
- **Ouverture et fermeture douce**
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor S**
- **35 programmes automatiques**
- 7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
- Quick Start et maintien au chaud
- Eclairage intérieur LED
- **Plateau tournant Ø 40 cm**
- Inox anti-traces

1199 €* + 3 € d'éco-part = 1202 €**



Miele

Miele

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des tiroirs chauffants de Miele

Exclusivité Miele Cuisson à basse température

Une viande de qualité mérite une cuisson à basse température : ce procédé professionnel permet de cuire délicatement la viande à basse température et de préserver au maximum les arômes et les nutriments. Vos pièces de viande sont tendres, juteuses et savoureuses, elles peuvent être coupées immédiatement après la cuisson. Plus besoin de temps de repos puisque le jus de la viande est réparti de manière homogène.



Quatre modes de cuisson

4 en 1 : réchauffer des tasses ou des assiettes, maintenir des plats au chaud ou cuire à basse température.



Commande tactile SensorTouch

Élégance et facilité d'entretien : un écran tactile à fleur de plan pratique doté d'une technologie de pointe.



Push2Open

Ouverture rapide : une légère pression sur le tiroir suffit.



Fonction Timer

Flexibilité : le tiroir s'éteint automatiquement à l'issue du temps programmé.



Possibilités d'utilisation

Grâce au tiroir chauffant, vous pouvez aussi déshydrater des aliments, faire sécher des herbes, lever des pâtes, fondre du chocolat et bien d'autres choses encore.

TIROIRS

Tiroirs culinaires,
hauteur 14 cm



ESW 7110 (Design)

- Vaisselle pour 6 personnes
- Bandeau de commande sensible
- Chauffe-plat, Maintien au chaud
- Cuisson basse température
- Réglage T°C de 40 à 85°C
- Ouverture Push2open
- Porte tempérée
- Sécurité anti-surchauffe
- Fonctions connectées : Miele@home
- Mode Shabbat
- Inox anti-traces

1099 €* + 5 € d'éco-part. = 1104 €**



ESW 7010 (Design)

- Vaisselle pour 6 personnes
- Bandeau de commande sensible
- Chauffe-plat, Maintien au chaud
- Cuisson basse température
- Réglage T°C de 40 à 85°C
- Ouverture Push2open
- Porte tempérée
- Sécurité anti-surchauffe
- Fonctions connectées : Miele@home
- Mode Shabbat
- **Noir obsidien**

1099 €* + 5 € d'éco-part. = 1104 €**

Tiroirs culinaires,
hauteur 29 cm



ESW 7120 (Design)

- Vaisselle pour 12 personnes
- Bandeau de commande sensible
- Chauffe-plat, Maintien au chaud
- Cuisson basse température
- Réglage T°C de 40 à 85°C
- Ouverture Push2open
- Porte tempérée
- Sécurité anti-surchauffe
- Fonctions connectées : Miele@home
- Mode Shabbat
- Inox anti-traces
- **Hauteur façade 29 cm**

1199 €* + 5 € d'éco-part. = 1204 €**





Un équipement exclusif pour des saveurs intactes

Les points forts du tiroir de mise sous vide encastrable

Mise sous vide

L'extraction de l'air et de l'oxygène prépare idéalement vos aliments à la cuisson sous vide au four vapeur. En outre, vous pouvez diviser en portions, stocker, mariner ou refermer à la perfection vos sachets sous vide contenant du poisson, de la viande et des légumes. Autre avantage : pour obtenir une conservation maximale, mettez vos aliments sous vide avant de les congeler – vitamines et goût restent parfaitement préservés et les aliments ne subissent aucune brûlure de congélation. En outre, vous gagnez de la place dans le congélateur.



Commande sensitive SensorTouch

Élégance et facilité d'entretien : un écran sensitif affleurant pratique doté d'une technologie de pointe.



Trois niveaux de mise sous vide

Réglage individuel : vous avez le choix entre trois niveaux pour la mise sous vide, adaptés à tous les aliments.



Push2Open

Ouverture rapide : une légère pression sur le tiroir suffit.



Sachets mise sous vide alimentaires

En lieu sûr : les sachets sous vide Miele sont résistants à la chaleur, étanches et neutres en goût.



Boîtes sous vide réutilisables

Solution durable : contrairement aux sachets, les boîtes de mise sous vide sont réutilisables à volonté.



Plaques émaillées à revêtement PerfectClean

Pour les fours et fours vapeur combinés



Plaque de cuisson HBB 51

Pour cuire des biscuits, pâtisseries, gâteaux sur plaque, etc.

- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Grâce à ses propriétés anti-adhésives, l'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 41,5 cm x 35 cm x 2,2 cm
- Pour les cuisinières/fours de la génération H2000 avec une enceinte de cuisson de 56 l ainsi que pour les fours Dialog

Réf. 9519690

89,99 €*



Plaque de cuisson HBB 71

Pour cuire des biscuits, pâtisseries, gâteaux sur plaque, etc.

- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Grâce à ses propriétés anti-adhésives, l'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9519820

89,99 €*



Revêtement PerfectClean

Les plaques et grilles de cuisson bénéficient d'un revêtement de surface extrêmement résistant aux égratignures qui présente d'exceptionnelles propriétés anti-adhésives. Même les salissures les plus tenaces s'enlèvent d'un simple coup d'éponge douce, avec un peu de liquide vaisselle.



Plaque de cuisson Gourmet perforée HBBL 71

Pour tout ce qui est croustillant.

- Pour des biscuits, pains, pizzas et frites croustillants
- Idéale pour la cuisson avec la fonction HydraCook
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9520620

89,99 €*



Plaque de cuisson multi-usage HUBB 51

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèche-frite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 41,5 cm x 35 cm x 4,1 cm
- Pour les cuisinières/fours de la génération H2000 avec une enceinte de cuisson de 56 l ainsi que pour les fours Dialog

Réf. 9519720

89,99 €*



Plaque de cuisson multi-usage HUBB 71

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèche-frite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 3,4 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9519840

89,99 €*



Plaque de cuisson multi-usage HUBB 91

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèche-frite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 72 cm x 36,6 cm x 5,6 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large de la génération H2000/H6000/H7000

Réf. 9520680

199,99 €*

Plaques émaillées à revêtement PerfectClean

Pour les fours et fours vapeur combinés



Plaque à griller et rôtir HGBB 91

Évite les projections de graisse, facilite le nettoyage
Le jus de cuisson et la graisse ne brûlent pas et peuvent être utilisés pour confectionner une sauce délicieuse

Parfaitement adaptée à la plaque de cuisson multi-usage HUBB 91

Dimensions : L x P x H : 67,6 cm x 36,3 cm x 2,5 cm
Pour les appareils de 90 cm de large de la génération H2000/H6000/H7000

Réf. 9520690

179,99 €*

Plaque à griller et rôtir HGBB 71

Évite les projections de graisse, facilite le nettoyage
• Le jus de cuisson et la graisse ne brûlent pas et peuvent être utilisés pour confectionner une sauce délicieuse

• Parfaitement adaptée à la plaque de cuisson multi-usage HUBB 71

• Dimensions : L x P x H :

40,3 cm x 38,5 cm x 2,5 cm

• Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9520630

89,99 €*



Moules ronds HBF 27-1/HBFL 27-1

Pour réussir pizzas, quiches ou tartes

- Propriétés anti-adhésives, particulièrement résistant aux égratignures grâce au revêtement PerfectClean
- L'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
- Nettoyage particulièrement simple
- 27 cm de diamètre, à placer sur la grille

HBF 27-1

Réf. 9520720

54,99 €*

HBFL 27-1 avec logo Miele historique

Réf. 9520730

64,99 €*

Moule rond perforé HBFP 27-1

Pour préparer des petits gâteaux croustillants avec la fonction HydraCook

- Idéal pour réussir les petits pains, brioches, croissants, pizzas, quiches et tartes
- Répartition optimale de la vapeur grâce à la perforation avec la fonction HydraCook
- Propriétés anti-adhésives, particulièrement résistant aux égratignures grâce au revêtement PerfectClean
- L'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
- 27 cm de diamètre, à placer sur la grille
- Dans les fours Dialog, compatible uniquement avec les modes de cuisson conventionnels, à ne pas utiliser avec M Chef.

Réf. 10116800

59,99 €*

Grilles de cuisson

Accessoires de cuisson




Grilles de cuisson d'origine Miele

Complétez votre four, four Dialog ou four vapeur combiné Miele avec des grilles de cuisson supplémentaires. Vous tirez ainsi le meilleur parti de l'enceinte et de ses différents niveaux, pour un maximum de flexibilité. Nos grilles de cuisson sont parfaites comme support pour les moules et les plats à gratin. Elles donnent également un croustillant incomparable aux saucisses à griller et autres viandes. La graisse qui s'écoule est recueillie sur les plaques de cuisson multi-usages d'origine Miele adaptées puis utilisée pour concocter une sauce délicieuse. Enfin, elles sont faciles à manipuler : Les grilles Miele d'origine peuvent se poser sur les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage du four.



PyroFit

Les grilles, grilles de cuisson ainsi que les rails coulissants FlexiClips avec revêtement PyroFit sont impeccables après chaque pyrolyse. Les accessoires dotés de ce revêtement peuvent rester dans l'enceinte de cuisson sans problème lors de la pyrolyse et sont nettoyés automatiquement.




Grille de cuisson HBBR 71

Avec revêtement PerfectClean

- Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
- Pour griller, poser sur la plaque de cuisson multi-usage HUBB 71
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,4 cm x 38 cm x 2,5 cm
- Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL et DGC XXL

Réf. 9524950

69,99 €*



Grille de cuisson HBBR 92

Avec revêtement PyroFit

- Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
- Pour griller, poser sur la plaque de cuisson multi-usage HUBB 91
- Nettoyage automatique pratique par pyrolyse
- Dimensions : L x P x H : 71,6 cm x 36 cm x 3 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large de la génération H2000/H6000/H7000

Réf. 9520700

169,99 €*




Poignée d'extraction HEG

Pour extraire en toute sécurité les plaques et grilles chargées et chaudes
Pour un support plus stable des plaques lourdes directement au centre de gravité

Réf. 3985271

19,99 €*



Grille de cuisson HBBR 72

Avec revêtement PyroFit

- Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
- Pour griller, poser sur la plaque de cuisson multi-usage HUBB 71
- Nettoyage automatique pratique par pyrolyse
- Dimensions : L x P x H : 44,4 cm x 38 cm x 2,5 cm
- Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l

Réf. 9520640

89,99 €*

Rails coulissants FlexiClips

Accessoires pour grill



Rails coulissants FlexiClips

Les rails coulissants FlexiClip permettent de faire coulisser les plaques et grilles de cuisson ainsi que les plats à rôtir Gourmet en toute sécurité en dehors de l'enceinte de cuisson, et de les maintenir dans n'importe quelle position. Il est encore plus facile d'arroser un rôti ou de tourner un plat, sans risque de brûlure. De plus, les plaques, grilles et plats à rôtir posés sur les rails coulissants FlexiClips peuvent être insérés individuellement et très simplement à une hauteur différente.

Il est possible d'utiliser jusqu'à 3 niveaux simultanément, c'est-à-dire que votre enceinte de cuisson peut être équipée d'un maximum de 3 paires de rails coulissants FlexiClips.

Les rails coulissants FlexiClips se fixent très facilement sur les rails de guidage du four.



Rails coulissant FlexiClips HFC 70-C

HFC 70-C pour les appareils de la génération H7000 et H2265 – H2268

Réf. 10581490 129,99 €*



Rails coulissant FlexiClips HFC 71

HFC 71 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour les fours vapeur combinés DGC XL à partir du numéro de fabrication 127273729 et DGC XXL

Réf. 9520660 169,99 €*



Rails coulissant FlexiClips HFC 70

HFC 70 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour les fours vapeur combinés DGC XL à partir du numéro de fabrication 127273729 et DGC XXL

Réf. 9520650 144,99 €*



Rails coulissant FlexiClips HFC 72/HFC 92

HFC 72 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l

Réf. 9520670 199,99 €*

HFC 92 pour les appareils de 90 cm de large des générations H6000/H7000
Réf. 9520710 219,99 €*

Combinaisons possibles pour les rails coulissants

Désignation	H 2000/7000			DGC 7000 XL/XXL
	49 l/76 l	49 l/76 l pyrolyse	90 cm	48 l/68 l
HFC 70 C	●	●		
HFC 70	●	●		●
HFC 71 Perfect Clean	●	●		●
HFC 72 PyroFit		●		●
HFC 92 PyroFit			●	

● = compatible



Kit d'accessoires PyroFit pour fours multifonctions

Kit pour fours multifonctions H 716x BP et H 726x BP comprenant :

- 1 paire de gradins PyroFit
- 1 paire de rails télescopiques HFC 72 PyroFit

Réf. 98506740 349,97 €



Rails FlexiClip HFC 50

Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de cuisson supplémentaires dans votre four multifonctions.

- Pour glisser des plats sur d'autres niveaux
- Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
- Fixation simple sur les grilles du four
- Pour four H 2000, 56 L

Réf. 9170810 99,99 €*



Rails FlexiClip HFC 61 Avec revêtement PerfectClean

Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de cuisson supplémentaires dans votre four

- Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
- Fixation simple sur les gradins du four
- Nettoyage très simple
- Pour fours multifonctions H 5000 avec cavité 76 L et pour fours vapeur combinés DGC XL

Réf. 6949330 164,99 €*

Plats à rôtir Gourmet et couvercles



Plat à rôtir Gourmet

Pour réussir rôtis, gratins, plats mijotés et bien plus encore, il existe un plat à rôtir Gourmet Miele d'origine adapté pour chaque cuisinière, four, four Dialog et four vapeur combiné Miele. Ces plats peuvent être insérés, selon l'appareil, sur les rails de guidage, sur les rails individuels Comfort ainsi que sur les rails coulissants FlexiClips, ou encore être posés sur la grille. Les plats à rôtir Gourmet Miele d'origine sont tous fabriqués en Allemagne en aluminium moulé et sont dotés d'un revêtement anti-adhésif ILAG. Cela évite que les aliments attachent, et facilite le nettoyage.

Les variantes adaptées à l'induction de ce plat à rôtir sont dotées d'un fond magnétisable.

Couvercle de plat à rôtir Gourmet

Il y a un couvercle en inox adapté à chaque plat à rôtir Gourmet Miele. Ces couvercles doivent être commandés séparément.



Plat à rôtir Gourmet HUB 5000-M

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 5 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC 7000. Peut également être utilisé sur les tables de cuisson électriques (mais pas au gaz ou à induction).

Réf. 10314250

189,99 €*



Plat à rôtir Gourmet pour induction HUB 5001-M

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 5 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC 7000. Peut être utilisé sur toutes les tables de cuisson, sauf au gaz.

Réf. 10314270

249,99 €*



Couvercle pour plat à rôtir Gourmet HBD 60-22

Pour les plats à rôtir Miele HUB 62-22, 5000-M et 5001-M

- En inox de grande qualité
- À ne pas utiliser dans un four avec fonction micro-ondes ou pour griller
- Dans les fours Dialog, compatible uniquement avec les modes de cuisson conventionnels, à ne pas utiliser avec M Chef.
- Non fourni avec le plat à rôtir

Réf. 5136950

99,99 €*

Plats à rôtir Gourmet et couvercles



Plat à rôtir Gourmet pour induction HUB 5001-XL

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 8 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H :
44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H :
38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/
H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
ainsi que pour tous les fours vapeur combinés
DGC 7000. Peut être utilisé sur toutes les tables de
cuisson, sauf au gaz.

Réf. 10314310

299,99 €*

Couvercle pour plat à rôtir Gourmet HBD 60-35

Pour les plats à rôtir Miele HUB 61-35 et
HUB 5000 XL

- En inox de grande qualité
- À ne pas utiliser dans un four avec fonction
micro-ondes ou pour griller
- Non fourni avec le plat à rôtir
- Ne convient pas aux fours compacts encastrables
- Dimensions : L x P x H :
39,0 cm x 35,5 cm x 13,4 cm

Réf. 5136960

119,99 €*

Combinaisons possibles pour le plat à rôtir Gourmet							
Désignation	Couvercle		H 2000/7000		H 7000 BM	DGC 7000	DO 7000
	HBD 60-22	HBD 60-35	49 l 76 l	90 cm			
HUB 5000-M	•		•	G		•	
HUB 5001-M	•		•	G		•	
HUB 5001-XL		•	•	G		•	
HUB 62-22	•			G	N1		•
HUB 62-35		•		G	N1		

• = compatible

■ = le plat à rôtir est adapté aux grilles ou aux rails coulissants FlexiClips (selon l'appareil)

G = le plat à rôtir Gourmet doit uniquement être utilisé sur la grille

N1= le plat à rôtir Gourmet doit être inséré uniquement sur la grille au niveau 1 en partant du bas

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Accessoires pour fours vapeur

Plats de cuisson vapeur et couvercles



Afin que vous puissiez utiliser votre four vapeur Miele comme vous le voulez, nous vous proposons un grand choix de plats de cuisson vapeur pratiques et de grande qualité. Les plats de cuisson non perforés sont parfaits pour préparer des plats en sauce ainsi que pour les plats de base tels que des pâtes ou du riz cuits à l'eau. Les plats de cuisson non perforés de grand volume sont quant à eux idéaux pour préparer des soupes, pots-au-feu et plats mijotés. Les plats de cuisson perforés sont particulièrement bien adaptés pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre préparés sans sauce. Ils sont aussi parfaits pour la décongélation. Tous les plats de cuisson vapeur Miele sont des accessoires professionnels fabriqués en Europe, en inox de 0,6 mm d'épaisseur avec traitement de surface.



Accessoires pour fours vapeur et fours vapeur combinés micro-ondes



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 40

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168200

24,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 100 40

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 400 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10170290

39,99 €*



Plat en verre plat DMGS 100 30

- Pour préparer des plats en mode micro-ondes
Convient pour le DGM 6000
Peut également être utilisé comme plat de récupération en mode cuisson vapeur
Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 394 x 30 mm

Réf. 10168180

59,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 80

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 4,2 l, capacité utile : 3,6 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 80 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168230

34,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGG 50 40

- Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168190

39,99 €*

Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 120

- Pour les soupes ainsi que les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 5,5 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 120 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 11323320

49,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGG 100 40

- Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 400 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10170300

49,99 €*

Accessoires pour fours vapeur combinés



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 20

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 450 x 190 x 40 mm
- Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele

Réf. 8246340

39,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 20

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 448 x 190 x 40 mm
- Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele

Réf. 8285410

49,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 12

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 5,4 l, capacité utile : 3,3 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 448 x 386 x 40 mm
- Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele

Réf. 8249430

69,99 €*



Accessoires pour fours vapeur posables et fours vapeur haute pression



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 2

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 2,5 l, capacité utile : 2,0 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 60 mm

Réf. 5001390 32,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 3

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 65 mm
- Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele

Réf. 5001400 39,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 7

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 2,8 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 100 mm

Réf. 8019361 39,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 9

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 5,7 l, capacité utile : 4,2 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 150 mm

Réf. 8015103 49,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 1

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 1,5 l, capacité utile : 0,9 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 40 mm

Réf. 5001370 34,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 4

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 60 mm
- Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele

Réf. 5379570 54,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 8

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 2,0 l, capacité utile : 1,7 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 40 mm
- Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele

Réf. 8227240 42,99 €*



Couvercle inox avec poignée DGD 1/2

Pour plats de cuisson vapeur

- Avec des dimensions extérieures de L x P : 325 x 265 mm
- En inox
- Pour le plat de cuisson vapeur DGG 3

Réf. 7623900 29,99 €*



Couvercle inox avec poignée DGD 1/3

Pour plats de cuisson vapeur

- Avec des dimensions extérieures de L x P : 325 x 176 mm
- En inox
- Pour les plats de cuisson DGG 2, DGG 7 et DGG 9

Réf. 8109071 19,99 €*



Couvercle inox avec poignée DGD 50

Pour plats de cuisson vapeur

- Compatible avec DGG 50-40, DGG 50-80, DGG 50-120
- Pour couvrir durant la cuisson et pour la conservation
- En inox

Réf. 11323340 29,99 €

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Combinaisons possibles pour les plats de cuisson vapeur

Autres accessoires pour fours vapeur

Combinaisons possibles pour les plats de cuisson vapeur							
	Fours vapeur	Fours vapeur micro-ondes	Fours vapeur combinés	Fours vapeur posables	Fours vapeur haute pression	Couvercle inox	
Niche	45 cm	45 cm	45 cm/60 cm	38 cm	38 cm	DGD 1/2	DGD 1/3
DGG 50 40	•	•					
DGG 50 80	•	•					
DGG 50 120	•	•					
DGG 100 40	•	•					
DGGL 50 40	•	•					
DGGL 100 40	•	•					
DGG 20			•				
DGGL 20			•				
DGGL 12			•				
DGG 2				•	•		•
DGG 3				•		•	
DGG 7				•	•		•
DGG 9				•	•		•
DGGL 1				•	•		
DGGL 4				•			
DGGL 8				•			

• = compatible



Bandeau de compensation AB 45-7

Pour les niches de 45 cm

- Ajustement optimal de l'appareil dans la niche grâce au bandeau de rattrapage
- Moins de traces de doigts et facile à nettoyer – CleanSteel inox antitrace
- Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil

AB 45-7 inox antitrace, en association avec DGD 7035, réf. 9350640 89,99 €*

AB 45-7L noir obsidien, en association avec DGD 7635 EDST/CLST et DGD 7635 OBSW Réf. 9350620 139,99 €*



Baguette de recouvrement ESWKL 60

Pour cacher la bande étroite d'inox en cas de superposition d'un four et d'un tiroir.

Noir
Réf. 11179710

59,99 €

Accessoires pour micro-ondes et fours vapeur micro-ondes



Plat en verre rond ou plat à tarte MBFG 30

- Pour la cuisson et le rôtissage (lèche-frite)
- En verre borosilicate résistant aux rayures
 - Résiste à la température jusqu'à 300 °C
 - Pour les micro-ondes de 46 l
 - Adapté à tous les fours pour tous les modes de cuisson
 - Diamètre 30 cm

Réf. 9711960 29,99 €



Lèche-frite en verre HGS 100

Pour les fours combinés micro-ondes

Réf. : 4317620 59,99 €

Bandeau de rattrapage AB 36-1 Noir

- Pour niche de 36 cm de hauteur en lien avec un M 223X SC
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche
 - dotée d'un bandeau de rattrapage
 - Anti-traces et facilité d'entretien
 - Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
 - H x L x P en cm = 0,9 x 59,5 x 2,1

Réf. 11302940 99,99 €

Bandeau de rattrapage AB 38-1 Noir

- Pour niche de 38 cm de hauteur en lien avec un M 223X SC
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche
 - dotée d'un bandeau de rattrapage
 - Anti-traces et facilité d'entretien
 - Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
 - H x L x P en cm = 1,2 x 59,5 x 2,2

Réf. 11302950 99,99 €

Bandeaux de rattrapage AB 42-1

- Pour niche de 42 cm de hauteur en lien avec un M 223X SC
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche
 - dotée d'un bandeau de rattrapage.
 - Anti-traces et facilité d'entretien
 - Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
 - H x L x P en cm = 5,7 x 59,5 x 2,1

Inox, Réf. 7027170 129,99 €
Noir, Réf. 7027160 149,99 €
Blanc, Réf. 7027140 149,99 €

Bandeau de rattrapage AB 45-9 Inox

- Pour niche de 45 cm de hauteur en lien avec un M 6030/32 SC ou M 2234
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche dotée d'un bandeau de rattrapage.
- Anti-traces et facilité d'entretien
 - H x L x P en cm = 7,65 x 59,5 x 2,2

Réf. 7134490 149,99 €

Bandeau de rattrapage AB 45-7

- Pour les niches de 45 cm
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche dotée d'un bandeau de rattrapage
 - Anti-traces et facilité d'entretien
 - Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
 - H x L x P en cm = 7,05 x 59,5 x 2,2/2,3

AB 45-7 Inox anti-traces, en lien avec DGD 4635, Réf. 9350640 89,99 €
AB 45-7 L Inox anti-traces, en lien avec DGD 6605 Inox anti-traces, Réf. 9350630 139,99 €
AB 45-7 L Noir obsidien, en lien avec DGD 6635 Noir obsidien, Réf. 9350620 139,99 €

Accessoires pour tiroirs de mise sous vide



Petits sachets de mise sous vide VB 1828

Pour la conservation et la mise sous vide d'aliments liquides et solides

- Ils peuvent être chauffés jusqu'à 2 heures à 90 °C
- Pour une conservation au réfrigérateur et au congélateur
- Protection contre la brûlure de congélation
- Lisse et résistant
- Contenu : 50 sachets, 180 x 280 mm

Réf. 10380620

34,99 €*



Grands sachets de mise sous vide VB 2435

Pour la conservation et la mise sous vide d'aliments liquides et solides

- Ils peuvent être chauffés jusqu'à 2 heures à 90 °C
- Pour une conservation au réfrigérateur et au congélateur
- Protection contre la brûlure de congélation
- Lisse et résistant
- Contenu : 50 sachets, 240 x 350 mm

Réf. 10380630

39,99 €*

Autres accessoires pour appareils encastrables

Options de poignées et autres accessoires de montage



Kit déco DS 7000 PureLine

Une poignée PureLine en inox anti-traces

- Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils Miele

Réf. 11345890

119,99 €*



Kit déco DS 7000 VitroLine

Une poignée VitroLine

- Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils Miele

Noir obsidien, réf. 11345930

229,99 €*

Blanc brillant, réf. 11345940

229,99 €*

Gris graphite, réf. 11345950

229,99 €*



Kit déco DS 7003 PureLine

Un kit de 3 poignées PureLine en inox anti-traces

- Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils Miele

Réf. 11345870

199,99 €*



Baguette de recouvrement HKL 60

Pour cacher les arêtes de meubles en cas de combinaisons diverses d'appareils

- Harmonie visuelle lors de l'installation du bandeau de recouvrement
- Utilisation : combinaison verticale d'appareils de 45 et de 60 cm de hauteur

Inox anti-traces, réf. 7114780

49,99 €*

Noir obsidien, réf. 5165170

49,99 €*

Gris graphite, réf. 10410570

49,99 €*



Baguette de compensation HAL 5900

Pour cacher les arêtes de meubles en cas de combinaisons diverses d'appareils.

- Utilisation : combinaison verticale d'un four de 90 cm

Inox anti-traces

109,99 €*

Réf. 7032520






Con@ctivity

Un équipement exclusif pour des saveurs intactes

Les points forts¹⁾ des tables de cuisson à induction Miele

Con@ctivity 3.0

Concentrez-vous pleinement sur la cuisson : avec Con@ctivity 3.0, votre hotte fait automatiquement ce qu'il faut. Dès que la table de cuisson est allumée ou éteinte, la hotte réagit automatiquement. La puissance d'aspiration est ajustée automatiquement, en fonction de l'activité sur la table de cuisson, assurant ainsi un climat ambiant agréable. Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi. Avec Con@ctivity 3.0, vous intégrez la hotte et la table de cuisson dans Miele@home.



Full Flex

Utilisation personnalisée de la surface de cuisson : positionnez vos récipients de cuisson à votre convenance.

Exclusivité Miele TempControl

Des résultats de cuisson toujours parfaits : la température de la poêle reste constante et plus rien n'attache.



Exclusivité Miele SmartSelect White

Rapide et intuitif : les niveaux de puissance sont réglables directement pour chaque zone de cuisson.

Exclusivité Miele PowerFlex

Une rapidité et une flexibilité incomparables : le booster avec une puissance maximale de 7,3 kW est unique.

Écran tactile

Pour une compréhension plus simple : écran tactile multicolore 7 pouces pour une utilisation intuitive.

¹⁾ selon le modèle

²⁾ Brevet : EP1704754, EP2153698

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Commande boutons, 60 cm



KM 7164 FR (Design)

- **Cadre inox fin haut**
- Commande à boutons - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 4 zones de cuisson dont une zone modulable PowerFlex
- Zone avant droite : Ø 100 – 160 mm, max. 2500 W, Puissance max. TwinBooster 3000 W
- Zone arrière droite : Ø 140 – 190 mm, max. 3000 W
- Zone PowerFlex : 230 x 150 mm, max 3000 W, Puissance max. TwinBooster 3650 W
- Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max. TwinBooster 7300 W
- Détection auto. de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- Maintien au chaud (65°C)
- **Encastrement 60 x 50 cm**
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

1539 €* + 5 € éco-part = 1544 €**

Foyers individuels, 60 cm



KM 7200 FR (Design)

- **Cadre inox large plat**
- **Commandes sensibles EasySelect** - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, **sérigraphie gris basalte**
- **3 zones de cuisson dont une grande zone 28 cm**
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone avant gauche : Ø 140 - 280 mm, max 3300 W, Puissance max. avec TwinBooster : 5500 W
- Zone avant droite : Ø 100 - 160 mm, max 1700 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
- Zone arrière droite : Ø 140 - 190 mm, max 2500 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3000 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 3 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- **Encastrement 56 x 49 cm**
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

989,99 €* + 5 € éco-part = 994,99 €**



KM 7201 FR (Design)

- **Cadre inox large plat**
- Commandes sensibles EasySelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie gris basalte
- **4 zones de cuisson dont une zone Ø 22 cm**
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm, max 3000W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone arrière gauche : Ø 100 - 160 mm, max 1700W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
- Zone avant droite : Ø 140 - 190 mm, max 2500 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3000 W
- Zone arrière droite : Ø 140 - 190 mm, max 2500 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3000 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- **4 Minuteurs**
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Encastrement 56 x 49 cm
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

989,99 €* + 5 € éco-part = 994,99 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels, 75 cm



KM 7210 FR (Design)

- Cadre inox large plat
- Commandes sensibles EasySelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie gris Basalte
- **4 zones de cuisson dont une zone extensible**
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone avant gauche : Ø 160 - 220 mm, max. 3000 W, Puissance max. TwinBooster 3650 W
- Zone arrière gauche : Ø 100 - 160 mm, max. 1700 W, Puissance max. TwinBooster 2200 W
- Zone arrière droite : Ø 190/190 x 290 mm, max. 3000 W, Puissance max. TwinBooster 3700 W
- Zone avant droite : Ø 140 - 190 mm, max. 2500 W, Puissance max. TwinBooster 3000 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille du récipient
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- **Encastrement 75 x 49 cm**
- Branchement Monophasé – Puissance 7,3 kW

1319 €* + 5 € éco-part = 1324 €**

Foyers individuels et zones modulables, 60 cm



KM 7464 FR (Design)

- **Cadre inox fin haut**
- **Commande ComfortSelect** - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, **sérigraphie LightPrint**
- **4 zones de cuisson dont une zone modulable PowerFlex**
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone avant gauche : Ø 140 - 190 mm, max 2500 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3000 W
- Zone arrière gauche : Ø 100 - 160 mm, max 1700 W, Puissance max. avec TwinBooster : 2200 W
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- **Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home**
- **Encastrement 56 x 49 cm**
- Branchement Monophasé - Puissance 7,3 kW

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Foyers individuels et zones modulables, 60 cm



KM 7465 FR (Design)

- **Cadre inox fin haut**
- Commande ComfortSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- **4 zones de cuisson dont 2 zones modulables PowerFlex**
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone PowerFlex : Ø 150 - 230 mm, max. 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Zone gauche Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- **Jusqu'à 4 récipients en même temps**
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- **Encastrement 60 x 50 cm**
- Branchement Monophasé – Puissance 7,3 kW

1399 €* + 5 € éco-part = 1404 €**



KM 7465 FL (Design)

- **Sans cadre – Enc. standard ou à fleur de plan**
- Commande ComfortSelect - Affichage ambré
- Verre vitrocéramique noir, sérigraphie LightPrint
- 4 zones de cuisson dont 2 zones modulables PowerFlex
- 9 à 17 puissances programmables
- Zone PowerFlex Ø : 150 - 230 mm, max. 3000 W, Puissance max. avec TwinBooster : 3650 W
- Zone droite Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- Zone gauche Bridge PowerFlex : 230 x 390 mm, max. 4800 W, Puissance max. avec TwinBooster : 7300 W
- **Jusqu'à 4 récipients en même temps**
- Accès direct aux niveaux de puissances
- Détection automatique de la taille des récipients
- Fonction Booster et TwinBooster
- 4 Minuteurs
- Fonction Stop&Go, Fonction mémoire 10 sec, Maintien au chaud (65°C)
- Equipée Con@ctivity 3.0 et Miele@home
- **Encastrement 60 x 50 cm**
- Branchement Monophasé – Puissance 7,3 kW

1399 €* + 5 € éco-part = 1404 €**



00 80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9





Con@ctivity



Un équipement exclusif pour des saveurs intactes


Les points forts¹⁾ des tables de cuisson électriques Miele

Con@ctivity 3.0

Concentrez-vous pleinement sur la cuisson : avec Con@ctivity 3.0, votre hotte fait automatiquement ce qu'il faut. Dès que la table de cuisson est allumée ou éteinte, la hotte réagit automatiquement. La puissance d'aspiration est ajustée automatiquement, en fonction de l'activité sur la table de cuisson, assurant ainsi un climat ambiant agréable. Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi. Avec Con@ctivity 3.0, vous intégrez la hotte et la table de cuisson dans Miele@home.



Exclusivité Miele **ExtraSpeed²⁾**
Un gain de temps supplémentaire : cette prouesse technique exclusive Miele vous fait gagner du temps.



Zone de rôtissage
Très pratique : pour un plat à rôtir, des circuits de chauffe supplémentaires sont aisément activables.



Zone de cuisson à circuits multiples
À la mesure de vos attentes : activez simplement les circuits de chauffe, selon la taille dont vous avez besoin.



Exclusivité Miele **SmartSelect**
Rapide et intuitif : les niveaux de puissance et durées de cuisson sont réglables directement pour chaque zone de cuisson..




Exclusivité Miele **Maintien au chaud**
Prêt à servir : la température au fond de la casserole est régulée pour maintenir au chaud sans que rien n'attache.

¹⁾ selon le modèle

²⁾ Brevet : EP2001267

TABLE DE CUISSON VITROCÉRAMIQUES


Avec cadre



KM 6527 FR (Design)

- Enc. L 56 x P 49 cm
- Cadre inox plat
- 3 zones dont 1 zone Vario
- 6400 W
- Commande sensitive EasySelect
- Accès direct aux niveaux de puissance
- Affichage ambré
- Minuterie
- Fonction Stop&Go
- Indicateur de chaleur résiduelle


749,99 €* + 5 € éco-part = 754,99 €**



KM 6520 FR (Design)

- Enc. L 56 x P 49 cm
- Cadre inox plat
- 4 zones dont 1 zone Vario
- 6700 W
- Commande sensitive EasySelect
- Affichage ambré
- Accès direct aux niveaux de puissance
- Minuterie
- Fonction Stop&Go
- Indicateur de chaleur résiduelle

749,99 €* + 5 € éco-part = 754,99 €**




KM 6540 FR (Design)

- Enc. L 60 x P 50 cm
- Cadre inox plat
- 4 zones dont 1 zone Vario
- 8000 W
- Commande sensitive ComfortSelect
- Affichage ambré
- Accès direct aux niveaux de puissance
- Fonction ExtraSpeed
- 4 Minuteries
- WifiConn@ct et Con@ctivity 3.0
- Fonctions Stop&Go et Maintien au chaud
- Indicateur de chaleur résiduelle

989,99 €* + 5 € éco-part = 994,99 €**

Fleur de plan



KM 6542 FR (Design)

- Enc. L 75 x P 49 cm
- Cadre inox plat
- 4 zones dont 1 zone Vario
- 8500 W
- Commande sensitive ComfortSelect
- Affichage ambré
- Accès direct aux niveaux de puissance
- Fonction ExtraSpeed
- 4 Minuteries
- WifiConn@ct et Con@ctivity 3.0
- Fonctions Stop&Go et Maintien au chaud
- Indicateur de chaleur résiduelle

1199 €* + 5 € éco-part = 1204 €**



KM 6520 FL (Design)

- Enc. Fleur de plan L 59,6 x P 49,6 cm
- 6700 W
- Commande sensitive EasySelect
- Affichage ambré
- Accès direct aux niveaux de puissance
- 4 zones dont 1 zone Vario
- Minuterie
- Fonction Stop&Go
- Indicateur de chaleur résiduelle

749,99 €* + 5 € éco-part = 754,99 €**



① 0 0 7 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

● III/▲
○ □



Un équipement exclusif pour des saveurs intactes

Les points forts* des dominos ProLine de Miele

Les dominos ProLine de Miele se caractérisent par un design raffiné et une facilité d'utilisation au quotidien. Malgré leurs fonctionnalités spécifiques, tous les appareils reposent sur la même base. La combinaison des dominos permet de réaliser une combinaison d'appareils élégante et uniforme. La star du design dans chaque cuisine !




Bouton

Confort d'utilisation : les boutons en métal complètent harmonieusement le design des dominos ProLine.



TwinBooster

Une flexibilité unique : la puissance d'induction peut être répartie individuellement ou concentrée sur une zone.



Zone de rôtissage

Pour les grandes casseroles et les plats à rôtir : avec la zone de rôtissage, la surface de chauffe peut être étendue sur une largeur de 26,5 cm.



Sécurité gaz thermocouple & redémarrage

Cuire en toute sécurité : si la flamme s'éteint, elle est rallumée. En cas d'échec, l'alimentation de gaz est coupée.



QuickStart

Allumage facilité : toutes les tables de cuisson gaz dotées d'électronique peuvent être mises en marche en toute simplicité.

*selon le modèle

DOMINOS PROLINE

Domino Induction



CS 1212-1 I (Design)

- Enc. L 27,2 x P 50 cm
- Cadre inox, boutons métal, sérigraphie LightPrint
- 2 zones induction autonomes à diamètre variable dont 1 avec TwinBooster max. 3700 W
- 12 niveaux de puissances, Puissance totale 3700 W
- Maintien au chaud, Mijotage automatique
- Sécurité anti-surchauffe, Sécurité oubli

1399 €* + 5 € éco-part = 1404 €**

Domino Vitrocéramique




CS 1112 E (Design)

- Enc. L 27,2 x P 50 cm
- Cadre inox, boutons métal, sérigraphie LightPrint
- 2 zones Hilight dont 1 à diamètre variable
- 12 niveaux de puissances, Puissance totale 3000 W
- Sécurité oubli

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

Domino Gaz



CS 1012-2 G (Design)

- Enc. L 27,2 x P 50 cm
- **Plateau Cadre et boutons inox, support amovible en fonte émaillée**
- 2 brûleurs gaz SpiralFlame
- Puissance totale 4800 W
- Allumage une main, Rallumage automatique, Injecteurs propane/butane
- Sécurité Thermocouple, Sécurité oubli

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

DOMINOS PROLINE

Domino Gril



CS 1312 BG (Design)

- Enc. L 27,2 x P 50 cm
- Cadre inox, boutons métal, 1 grille amovible
- **Barbecue/Gril avec 2 résistances autonomes et relevables de 1500 W**
- 12 niveaux de puissance, Puissance totale 3000 W
- Utilisation au choix avec eau ou pierres de lave (livrées) et fond d'eau

1319 €* + 5 € éco-part = 1324 €**



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des tables de cuisson au gaz Miele

Tables de cuisson gaz électronique

Les tables de cuisson au gaz Miele équipées d'une électronique disposent d'équipements pour vous offrir encore plus de sécurité et de confort : QuickStart** assure un allumage accéléré et Sécurité gaz thermocouple & redémarrage** un réenclenchement automatique en cas d'extinction de la flamme. Certains modèles disposent d'une fonction Minuterie ainsi que d'une indication de la chaleur et de la chaleur résiduelle.



QuickStart**

Simple à démarrer : toutes les tables de cuisson au gaz dotées d'électronique peuvent être mises en marche en toute simplicité.



Sécurité gaz thermocouple & redémarrage**

Cuire en toute sécurité : si la flamme s'éteint, elle est rallumée. En cas de dysfonctionnement, l'alimentation de gaz est coupée.



Support de casserole ComfortClean

Nettoyage rapide : supports de casserole lavables au lave-vaisselle. La table de cuisson reste propre longtemps.



Brûleur wok

Professionnel : un brûleur monowok ou wok double pour une régulation simultanée ou séparée des deux cercles de flamme.



Brûleurs de tailles différentes

un brûleur adapté pour une régulation simultanée ou séparée des deux cercles de flamme

*selon le modèle

**DE 102007015822 (breveté)

TABLES DE CUISSON GAZ

Tables de cuisson gaz inox, largeur 60/65 cm



KM 2010 (Design)

- Enc. L 56 x P 49 cm
- Plateau et cadre inox
- Bandeau de commande incliné, Boutons PVC galvanisés
- 4 brûleurs PerfectClean
- Puissance totale 7100 W, 2 supports amovibles en fonte émaillée
- Allumage une main, Injecteur propane/ butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme

799,99 €* + 5 € éco-part = 804,99 €**



KM 2012 (Design)

- Enc. L 56 x P 49 cm
- Plateau et cadre inox
- Bandeau de commande incliné, Boutons PVC galvanisés
- 4 brûleurs PerfectClean
- dont 1 MonoWok 3800 W
- Puissance totale 8300 W, 2 supports amovibles en fonte émaillée
- Allumage une main, Injecteur propane/ butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme




944,99 €* + 5 € éco-part = 949,99 €**



KM 2312 (Design)

- Enc. L 58 x P 49 cm
- Plateau et cadre inox
- Bandeau de commande incliné, Boutons PVC galvanisés
- 3 brûleurs PerfectClean dont 1 MonoWok 4000 W
- Puissance totale 8300 W, 2 supports amovibles en fonte émaillée
- Allumage une main, Injecteur propane/ butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme

989,99 €* + 5 € éco-part = 994,99 €**



TABLES DE CUISSON GAZ

Tables de cuisson gaz inox,
largeur 75 cm



KM 2032 (Design)

- **Largeur 75 cm**
- Enc. L 56 x P 48 cm
- Plateau et cadre inox
- Bandeau de commande incliné, Boutons PVC galvanisés
- **5 brûleurs PerfectClean**
dont 1 MonoWok 3800 W
- **Puissance totale 10 900 W**, 2 supports amovibles en fonte émaillée
- Allumage une main, Injecteur propane/ butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme

1079 €* + 5 € éco-part = 1084 €**



Tables de cuisson Gaz
sur verre, largeur 60 cm



KM 3010 (Design)

- **Largeur 62,6 cm**
- **Enc. L 60 x P 50 cm**
- **Plateau vitrocéramique et liseré inox à l'avant et à l'arrière**
- Bandeau de commande affleurant frontal, Boutons métal
- **4 brûleurs PerfectClean**
- **Puissance totale 7100 W**, 4 supports **ComfortClean** amovibles en fonte émaillée
- Allumage une main, injecteur propane/ butane
- Sécurité thermocouple en cas d'extinction ou d'absence de flamme

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**





■ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Miele
INDUCTION

Accessoires pour tables de cuisson



TeppanYaki Gourmet KMTY

Permet une expérience de cuisson inédite sur les tables de cuisson à induction Miele

- Pour la préparation rapide de plats sains et légers, tels que les mets asiatiques
- Avec fonction FixPosition – quatre pieds en silicone assurent une bonne stabilité
- Cuisson uniforme grâce à une plaque en acier inox multicouche premium
- Idéal pour les tables de cuisson PowerFlex et induction FullFlex
- Ne convient pas aux tables de cuisson électriques et au gaz

Réf. 11555900

319,99 €*



Plaque pour gril Gourmet GGRP

Pour préparer des grillades savoureuses sur les tables de cuisson à induction Miele

- Saveur originale du barbecue grâce à la surface ondulée
- Avec fonction FixPosition – quatre pieds en silicone assurent une bonne stabilité
- Revêtement anti-adhésif de haute qualité
- Parfaitement adaptée à la zone de cuisson PowerFlex et à la zone intégrale Miele
- Ne convient pas aux tables de cuisson électriques et au gaz

Réf. 10009310

269,99 €*



Accessoires pour TwoInOne, SmartLine et ProLine



Les accessoires pour dominos TwoInOne, SmartLine et ProLine de Miele sont adaptés spécifiquement en termes de dimensions et de fonctionnalité. Ils s'encastrent de façon optimale et permettent une utilisation polyvalente de vos dominos tout en garantissant des résultats parfaits.



Jeu d'adaptation recyclage DUU 1000-2

Pour convertir les hottes de table CSDA 700x, KMDA 7774/7774-1/763x, à évacuation d'air en mode recyclage

- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation pour système de gaine plate à gauche, à droite ou à l'arrière
- Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R inclus
- Deuxième tubulure d'évacuation d'air fournie
- Possibilité de raccorder plusieurs DUU 1000-2 pour un flux d'évacuation d'air plus régulier, moins de bruits liés à l'écoulement et une plus longue durée de vie du charbon actif

Réf. 11207310

379,99 €*
* hors taxes



Couvercles en inox CSAD 1300/CSAD 1400

Pour éléments ProLine

- Pour unifier les surfaces et obtenir une esthétique harmonieuse
- Nettoyage facile grâce à la surface CleanSteel inox antitraçage
- Charnières avec mécanisme d'amortissement efficace pour éviter de se pincer les doigts
- Pour couvrir les éléments ProLine éteints

CSAD 1300 pour éléments ProLine de 288 mm de large

Réf. 7094140

289,99 €*
* hors taxes

CSAD 1400 pour éléments ProLine de 380 mm de large

Réf. 7094150

299,99 €*
* hors taxes



Plaque de grill CSGP 1300

Pour griller et rôtir les viandes, poissons, légumes, etc.

- Utilisable des deux côtés, un côté strié, l'autre lisse
- Parfaitement adaptée au domino ProLine Miele CS 1312 BG
- En fonte d'acier revêtue d'un émail spécial
- Avec poignée amovible pour droitiers et gauchers
- À utiliser sur le grill CS 1312 BBQ

Réf. 7094100

244,99 €*



Grille pour le kit DUU 1000-2 DUU-AD

Grille de recouvrement pour le kit de recyclage DUU 1000-2

- Permet de combler un espace vide entre le kit de recyclage et la plinthe ou le meuble
- Grille magnétique pour se fixer facilement
- Couleur de la grille personnalisable sur demande spéciale

Réf. 10921880

69,99 €*



Grille support CSAG 1400

Pour les woks CSWP 1450

- Pour déposer en toute sécurité des woks chauds à fond bombé
- En inox poli de haute qualité

Réf. 7217670

79,99 €*



Poêle wok CSWP 1450

Adaptée de façon optimale à la courbe du wok à induction Miele

- Sans revêtement, pour une utilisation traditionnelle du wok
- Plus grande que les poêles wok disponibles dans le commerce
- Grille support CSAG non comprise
- Convient à tous les woks à induction et au gaz

Réf. 7189720

399,99 €*

Joint silicone

Joint silicone gris pour installation à fleur de plan (sans photo)

Joint gris anthracite

Réf. 5190900

54,99 €*

Joint noir

Réf. 10751360

44,88 €*



Baguette intermédiaire CSZL 500

Pour associer plusieurs dominos ProLine dans une découpe

- Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns directement à côté des autres
- Avec ressorts de serrage pour fixation dans la découpe

Réf. 9156780

54,99 €*



Baguette intermédiaire CSZL 1500

Pour associer plusieurs dominos ProLine dans une découpe

- Élégante – avec une baguette inox pour cacher les interstices
- Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns directement à côté des autres
- Avec ressorts de serrage pour fixation dans la découpe

Réf. 9102880

109,99 €*



Baguette intermédiaire CSZL 7000

Pour associer plusieurs dominos SmartLine dans une découpe

- Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns directement à côté des autres
- Avec ressorts de serrage pour fixation de la CSDA 700x FL dans la découpe

Réf. 10690630

59,99 €*



Con@ctivity

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des hottes Miele


Exclusivité Miele Con@ctivity – La fonction automatique des hottes Miele

Concentrez-vous pleinement sur la cuisson : avec Con@ctivity 3.0, votre hotte fait automatiquement ce qu'il faut. Dès que la table de cuisson est allumée ou éteinte, la hotte réagit automatiquement. La puissance d'aspiration est ajustée automatiquement en fonction de l'activité sur la table de cuisson, assurant ainsi un climat ambiant agréable. Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi. Avec Con@ctivity 3.0, vous intégrez la hotte et la table de cuisson dans Miele@home.



Moteur ECO

Puissant et économe : le moteur à courant continu permet d'économiser jusqu'à 70 % d'énergie par rapport aux ventilateurs classiques.



MyAmbientLight

Il attire tous les regards : avec MyAmbientLight, de nombreuses couleurs d'éclairage peuvent être paramétrées.



Silence

Efficace et très silencieux : le ventilateur est doté de nattes insonorisantes spéciales et d'une isolation parfaite.



Miele CleanCover

Protection et nettoyage aisé : la paroi lisse fermée permet d'éviter tout contact avec les câbles ou le moteur.



Filtres à graisses métalliques en inox (à 10 couches)

Efficace et esthétique : excellente séparation de la graisse et nettoyage facile au lave-vaisselle.

HOTTES

Hottes Classiques – Largeur 60 cm



DA 1260 (Design)

Largeur 60 cm - Mixte¹⁾
 Commandes par curseur
 Eclairage LED 2 x 3 W
 Moteur à haute stabilité de pression
 4 allures d'aspiration dont :
 1 Booster : 545 m³/h - 74 dB(A) re1pW^{***},
 3ème vit : 355 m³/h - 64 dB (A) re1pW^{***}
 2 filtres à graisses inox – Filtration graisses : A
 Conso/an 92 kWh/an - Energie C
 Coloris Inox, Blanc brillant

439,99 €* + 5 € éco-part = 444,99 €**

Hottes Classiques – Largeur 100 cm



DA 1200 (Design)

- **Largeur 100 cm** - Mixte¹⁾
- Commandes par curseur
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :
 1 Booster : 545 m³/h - 74 dB(A) re1pW^{***},
 3ème vit : 355 m³/h - 64 dB (A) re1pW^{***}
- **3 filtres à graisses inox** – Filtration graisses : A
- **Conso/an 90 kWh/an** - Energie C
- Coloris Inox

599,99 €* + 5 € éco-part = 604,99 €**

Groupes filtrants – Largeur 50 cm



DA 2450 (Design)

- Largeur 50 cm - Mixte¹⁾
- Manette de commandes rotatives
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 3 allures d'aspiration dont :
 1 Booster : 590 m³/h - 66 dB(A) re1pW^{***}
- 1 filtre à graisses inox – Filtration graisses : B
- **Conso/an 53 kWh/an** - Energie A

549,99 €* + 5 € éco-part = 554,99 €**

Groupes filtrants – Largeur 50 cm



DA 2558 (Design)

- Largeur 50 cm – Mixte¹⁾
- **Touches micro-contact diodes LED**
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :
 1 **Booster : 600 m³/h** - 67 dB(A) re1pW^{***},
 3ème vit : 360 m³/h - 56 dB(A) re1pW^{***}
- **Arrêt différé - Témoin de saturation**
- 1 filtres à graisses inox - Filtration graisses : B
- **Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0**
- **Conso/an 52 kWh/an** - Energie A

749,99 €* + 5 € éco-part = 754,99 €**

Groupes filtrants – Largeur 60 cm



DA 2360 (Design)

- **Largeur 60 cm** - Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :
 1 **Booster : 600 m³/h** - 64 dB(A) re1pW^{***},
 3ème vit : 360 m³/h - 52 dB(A) re1pW^{***}
- 1 filtre à graisses inox – Filtration graisses : B
- **Conso/an 49 kWh/an** - Energie A

879,99 €* + 5 € éco-part = 884,99 €**

Groupes filtrants – Largeur 60 cm



DA 2668 (Design)

- Largeur 60 cm – Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- **Eclairage LED 2 x 4,5 W**
- **Moteur ECO à courant continu**
- 4 allures d'aspiration dont :
 1 **Booster : 585 m³/h** - 64 dB(A) re1pW^{***},
 3ème vit : 365 m³/h - 51 dB(A) re1pW^{***}
- **Arrêt différé - Témoin de saturation**
- 2 filtres à graisses inox - Filtration graisses : A
- **Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0**
- **Conso/an 28 kWh/an** - Energie A+

1499 €* + 5 € éco-part = 1504 €**

Groupes filtrants – Largeur 70 cm



DA 2578 (Design)

- **Largeur 70 cm** – Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :
1 Booster : 600 m³/h - 67 dB(A) re1pW^{*},**
3ème vit : 360 m³/h - 56 dB(A) re1pW^{*}**
- Arrêt différé - Témoin de saturation
- 2 filtres à graisses inox - Filtration graisses : B
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 52 kWh/an - Energie A

DA 2578

849,99 €* + 5 € éco-part = 854,99 €**

DA 2578 EXT A (sans moteur)

799,99 €* + 5 € éco-part = 804,99 €**

Groupes filtrants – Largeur 90 cm



DA 2390 (Design)

- **Largeur 90 cm** - Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- **Eclairage LED 4 x 3 W**
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :
1 Booster : 600 m³/h - 64 dB(A) re1pW^{*},**
3ème vit : 360 m³/h - 52 dB(A) re1pW^{*}**
- 2 filtres à graisses inox – Filtration graisses : A
- Conso/an 55 kWh/an - Energie A

1199 €* + 5 € éco-part = 1204 €**

Groupes filtrants – Largeur 90 cm



DA 2698 Inox (Design)

- **Largeur 90 cm** – Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 4 x 3 W
- **Moteur ECO à courant continu**
- 4 allures d'aspiration dont :
1 Booster : 640 m³/h - 62 dB(A) re1pW^{*},**
3ème vit : 400 m³/h - 51 dB(A) re1pW^{*}**
- **Arrêt différé - Témoin de saturation**
- **2 filtres à graisses inox - Filtration graisses : A**
- **Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0**
- Conso/an 29 kWh/an - **Energie A+**

DA 2698 Inox

1979 €* + 5 € éco-part = 1984 €**

DA 2698 Inox EXT A (sans moteur)

1929 €* + 5 € éco-part = 1934 €**

Groupe filtrant – Largeur 110 cm



DA 2698 Blanc brillant (Design)

- **Largeur 90 cm** – Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 4 x 3 W
- **Moteur ECO à courant continu**
- 4 allures d'aspiration dont :
1 Booster : 640 m³/h - 62 dB(A) re1pW^{*},**
3ème vit : 400 m³/h - 51 dB(A) re1pW^{*}**
- **Arrêt différé - Témoin de saturation**
- 2 filtres à graisses inox - **Filtration graisses : A**
- **Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0**
- Conso/an 29 kWh/an - **Energie A+**

DA 2698 Blanc brillant

2089 €* + 5 € éco-part = 2094 €**

DA 2698 Blanc brillant EXT A (sans moteur)

2039 €* + 5 € éco-part = 2044 €**



DA 2518 (Design)

- **Largeur 110 cm** – Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :
1 Booster : 600 m³/h - 67 dB(A) re1pW^{*},**
3ème vit : 360 m³/h - 56 dB(A) re1pW^{*}**
- Arrêt différé - Témoin de saturation
- **3 filtres à graisses inox - Filtration graisses : B**
- **Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0**
- Conso/an 56 kWh/an - **Energie A**

1649 €* + 5 € éco-part = 1654 €**

Hotte télescopique –
Largeur 90 cm



DA 3496 (Design)

Idem DA 3466

- **Largeur 90 cm**
- **Installation dans un meuble 60 cm ou 90 cm**
- 2 filtres à graisses inox - Filtration B
- Conso/an 70 kWh/an - Energie B

DA 3496

879,99 €* + 5 € éco-part = 884,99 €**

DA 3496 EXT A (sans moteur)

824,99 €* + 5 € éco-part = 829,99 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

*** Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

HOTTES

Hotte murale box inox –
Largeur 60 cm



PUR 68 W (Design)

- Largeur 60 cm - Mixte¹⁾
- Touches micro-contact/diodes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 4 allures d'aspiration dont
1 Booster : 650m³/h - 67 dB (A) re1pW^{***},
3ème vit. : 395 m³/h - 56 dB (A) re1pW^{***}
- 2 filtres à graisses inox-Filtration A
- Conso/an 47 kWh/an - Energie A

989,99 €* + 5 € éco-part = 994,99 €**

Hotte murale box inox –
Largeur 75 cm



DA 4288 W IN (Design)

- Largeur 75 cm – Mixte¹⁾
- Touches micro-contact LED
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
1 Booster : 630 m³/h – 64 dB(A) re 1 pW^{***},
3ème vit. : 390 m³/h – 52 dB(A) re 1 pW^{***}
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 2 filtres à graisse inox – Filtration A
- Conso/an 25 kWh/an – Energie A++

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

Hotte murale pyramidale inox –
Largeur 90 cm



DA 399-7 (Design)

- Largeur 90 cm - Mixte¹⁾
- Touches micro-contact/diodes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 4 allures d'aspiration dont
1 Booster : 500m³/h - 62 dB (A) re1pW^{***},
3ème vit. : 350 m³/h - 55 dB (A) re1pW^{***}
- 3 filtres à graisses inox-Filtration A
- Conso/an 59 kWh/an - Energie C

1025 €* + 5 € éco-part = 1030 €**

Hotte murale box inox –
Largeur 90 cm



PUR 98 W (Design)

- Largeur 90 cm - Mixte¹⁾
- Touches micro-contact/diodes
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 4 allures d'aspiration dont
1 Booster : 650m³/h - 67 dB (A) re1pW^{***},
3ème vit. : 395 m³/h - 56 dB (A) re1pW^{***}
- 3 filtres à graisses inox - Filtration A
- Conso/an 50 kWh/an - Energie A

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**



DA 4298 W (Design)

- Largeur 90 cm – Mixte¹⁾
 - Touches micro-contact diodes LED
 - Eclairage LED 3 x 3 W
 - Moteur ECO à courant continu
 - 4 allures d'aspiration dont :
1 Booster : 630 m³/h – 64 dB(A) re 1 pW^{***},
3ème vit. : 390 m³/h – 52 dB(A) re 1 pW^{***}
 - Témoins de saturation, Arrêt différé
 - Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
 - 3 filtres à graisse inox – Filtration A
 - Conso/an 27 kWh/an – Energie A++
- DA 4298 W
1649 €* + 5 € éco-part = 1654 €**
DA 4298 W EXT A (sans moteur)
1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

Hottes décoratives murales inox et verre



DA 6066 W (Design)

- Largeur 60 cm - Mixte¹⁾ - Fût DADC 6000 en option
- Commandes rétroéclairées LED
- Eclairage LED 2 x 4,5 W
- Déflecteur incliné,
4 allures d'aspiration dont :
1 Booster : 650 m³/h - 66 dB(A) re1pW^{***},
3ème vit. : 400 m³/h - 54 dB(A) re1pW^{***}
- 1 filtre à graisses inox-Filtration B
- Conso/an 70 kWh/an - Energie B
- Noir obsidien, Blanc brillant

DA 6066 W NR

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

DA 6066 W BB

1155 €* + 5 € éco-part = 1160 €**



DA 6096 W (Design)

- **Largeur 90 cm** - Mixte¹⁾ - Fût DADC 6000 en option
- Commandes rétroéclairées LED
- Eclairage LED 2 x 4,5 W
- Déflecteur incliné,
4 allures d'aspiration dont
1 Booster : 650 m³/h - 66 dB(A) re1pW^{***},
3ème vit. : 400 m³/h - 54 dB(A) re1pW^{***}
- 1 filtre à graisses inox-Filtration B
- Conso/an 70 kWh/an - Energie B
- Noir obsidien, Blanc brillant

DA 6096 W NR

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

DA 6096 W BB

1155 €* + 5 € éco-part = 1160 €**

Hotte murale inox et verre



DA 5798 W (Design)

- Largeur 90 cm - Mixte¹⁾
- Touches micro-contact LED
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
1 Booster : 600 m³/h - 63 dB(A) re 1 pW^{***},
3ème vit. : 380 m³/h - 52 dB(A) re 1 pW^{***}
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 2 filtres à graisse inox - Filtration A
- Conso/an 24 kWh/an - Energie A++

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**

Design verre Largeur 88 cm



DA 9091 W Screen (Design)

- **Largeur 88 cm** - Mixte¹⁾ - Fût DADC 9000 en option
- Touches sensibles sur verre
- Possibilité de fixer une tablette pour aromates
- Eclairage LED 1 x 3,2 W
- Moteur à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
1 Booster : 670 m³/h - 62 db(A) re1pW^{***},
3ème vit. : 415 m³/h - 50 db(A) re1pW^{***}
- 1 filtre à graisses inox - Filtration A
- Conso/an 67,7 kWh/an - Energie B
- Noir obsidien, Gris graphite

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**

Existe en modèle EXT A (sans moteur)

1049 €* + 5 € éco-part = 1054 €**

Hotte murale design Largeur 90 cm



DA 6498 W Pure (Prestige)

- Largeur 90 cm - Mixte¹⁾
- **Déflecteur incliné - Fût DADC 6000 en option**
- **Touches sensibles**
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
1 Booster : 610 m³/h - 64 dB(A) re 1 pW^{*},
3ème vit. : 380 m³/h - 53 dB(A) re 1 pW^{***}**
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 1 filtre à graisse inox - Filtration C
- **Conso/an 25 kWh/an - Energie A++**
- Noir obsidien, Gris graphite

DA 6498 W Pure NR/GR

1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**

DA 6498 W Pure NR/GR EXT A (sans moteur)

DA 6498 W Pure NR/GR EXT A (sans moteur)

1749 €* + 5 € éco-part = 1754 €**


1749 €* + 5 € éco-part = 1754 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

*** Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Accessoires pour hottes

Une cuisine sans odeurs



Hottes en mode recyclage

Les hottes à recyclage aspirent les vapeurs de cuisson et filtrent les particules de graisse et les odeurs à l'aide de différents filtres. L'air purifié est restitué à l'intérieur de la pièce.

Les filtres à charbon actif des hottes à recyclage sont à usage unique et doivent être remplacés régulièrement. Le voyant lumineux clignotant de votre hotte Miele indique quand ce remplacement doit être effectué.

Nous proposons également des filtres à charbon actif régénérants « Longlife Air-clean ». Ils peuvent être régénérés très facilement dans le four tous les 6 mois (voir le manuel d'utilisation du filtre). Ils ont une durée de vie de 3 ans et sont donc plus économiques que les filtres à usage unique – si les intervalles de remplacement indiqués sont respectés.

Hottes à évacuation

En mode évacuation, l'air aspiré est rejeté à l'air libre. Ce mode de fonctionnement ne requiert donc pas de filtres à charbon actif.

Les filtres à graisse de votre hotte doivent cependant être nettoyés régulièrement au lave-vaisselle aussi bien en mode recyclage qu'en mode évacuation.



**Filtre à charbon actif
DKF 9-P**

Pour hotte à recyclage Miele DA 249-4
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762570

79,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



**Filtre à charbon actif
DKF 11-P**

Pour hottes à recyclage Miele DA 59xx W/DA 7198 W
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762530

79,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



**Filtre à charbon actif
DKF 12-P**

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, excepté pour DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896/70xx
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762580

79,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



**Filtre à charbon actif
DKF 13-P**

Pour hottes à recyclage Miele DA 3366/DA 3466/3496
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762540

79,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



**Filtre à charbon actif
DKF 15-P**

Pour hottes à recyclage Miele DA 25xx/2450/2580
• Contenu : 2 filtres DKF 11-P
Réf. 11762550

119,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



**Filtre à charbon actif
DKF 16-P**


Pour toutes les hottes à recyclage Miele, excepté pour DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896/70xx
• Contenu : 2 filtres DKF 12-P
Réf. 11762660

119,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

**Filtre à charbon actif
DKF 17-P**

Pour hotte à recyclage Miele DA 700x D
• Contenu : 4 filtres DKF 12-P
Réf. 11762670

219,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



**Filtre à charbon actif
DKF 19-P**


Pour hottes télescopiques DA 23x0 et DA 266x/269x/35xx/36xx installées en mode recyclage
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762560

79,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

**Filtre à charbon actif
DKF 18-P**

Pour hottes à recyclage Miele DA 12xx/280x/670x
• Contenu : 1 filtre avec film adhésif
Réf. 11762600


79,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



**Filtre à charbon actif
DKF 20-P**

Pour la hotte de plafond DA 2806 installée avec le kit de recyclage DUU 2900
• Contenu : 2 filtres DKF 18-P sans film adhésif
Réf. 11762610

119,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



**Filtre à charbon actif
DKF 21-P**

Pour hotte à recyclage Miele DA 6708 D
• Contenu : 4 filtres DKF 18-P sans film adhésif
Réf. 11762630

219,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



**Filtre à charbon actif
DKF 22-1**

Pour hotte de plan de travail DA 6890 Levantar installée en mode recyclage avec le kit de recyclage DUU 151
• Contenu : 2 filtres
Réf. 9812030

119,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



**Filtre à charbon actif
DKF 25-P**

Pour hottes DA 60x6 W/DA 6796 W/699x W/769x W installées en mode recyclage
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11762650

79,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise



**Filtre à charbon actif
DKF 29**

Pour hotte DA 9090 W Screen installée en mode recyclage
• Contenu : 1 filtre
Réf. 11292130

89,99 €*
* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Accessoires pour hottes

Filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants

Les détails produit suivants sont valables pour tous les filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants :

- Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson désagréables
- Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie 3 ans
- Si les intervalles de remplacement sont respectés, plus économique qu'un filtre à usage unique




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 11-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 59XX W et DA 7198 W

- Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson désagréables
- Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Si les intervalles de remplacement sont respectés, plus économique qu'un filtre à usage unique

Réf. 10787630 249,99 €*




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 12-R

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, sauf DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/670x/6896/70xx

- Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson désagréables
- Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Si les intervalles de remplacement sont respectés, plus économique qu'un filtre à usage unique

Réf. 10271450 249,99 €*




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 21-R

Pour la hotte à recyclage Miele DA 670x D

- Contenu : 4 filtres

Réf. 10271460 499,99 €*



Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 25-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 679x et DA 699x W

- Contenu : 1 filtre

Réf. 10271470 249,99 €*



Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 27-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7078 D

- Contenu : 6 filtres

Réf. 11160970 469,99 €*




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 28-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D

- Contenu : 1 filtre

Réf. 11347530 259,99 €*




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 29-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 909x W

- Contenu : 1 filtre

Réf. 11295570 249,99 €*



Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R

Pour le boîtier de recyclage DUU 1000/1000-1/1000-2

- Contenu : 1 filtre

Réf. 10427040 249,99 €*



Filtre de déshumidification DAEF 28

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D

- Avec charbon actif – absorbe l'humidité pendant la cuisson
- Non régénérable
- Durée de vie de 3 ans
- Contenu : 1 filtre

Réf. 11348050 199,99 €*

Accessoires pour hottes

Accessoires fonctionnels

Conseils d'optimisation des performances des hottes

Le diamètre des conduites d'évacuation a un impact très important sur la puissance et le niveau sonore des hottes.

Si le diamètre de la conduite d'évacuation est inférieur au diamètre maximal du raccord d'évacuation, la puissance de la hotte diminue et les nuisances sonores liées à son fonctionnement augmentent. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre revendeur Miele.

Conseil d'installation :

Le site de montage doit être choisi avec soin, car la distance minimale entre le corps de la hotte et le ventilateur externe doit être de **5 à 7 mètres**.



Ventilateur de mur extérieur AWG 102

Moteur pour mur extérieur

- Déplacement du moteur à l'extérieur
- Réduction des nuisances sonores à partir de 5-7 m de distance entre hotte et moteur

Réf. : 5680680 754,99 €* dont 5 € éco-part.



Ventilateur d'évacuation ABLG 202

Moteur extérieur, à installer dans dans une pièce adjacente, combles etc.

- Déplacement du moteur dans une autre pièce
- Réduction des nuisances sonores

Réf. 6081890 754,99 €* dont 5 € éco-part.



Ventilateur de toit DDG 102

Moteur externe, toit en pente

- Déplacement du moteur vers l'extérieur
- Réduction des nuisances sonores

Réf. 5909230 1134 €* dont 5 € éco-part.



Boîtier mural DMK 150-1

Conduit d'évacuation mural télescopique avec clapet anti-retour à double isolation thermique et à verrouillage

magnétique
Réf. 11258630

279,99 €*



Rallonge électrique

Pour raccordement des hottes EXT aux moteurs ABLG/AWG/DDG

STL-DA 5 (5 m), Réf. 6725020 119,99 €*

STL-DA 9 (9 m), Réf. 4837110 139,99 €*

STL-DA 12 (12 m), Réf. 4837120 159,99 €*



Télécommande pour hottes DARC 6

Télécommande en option pour les hottes équipées de Con@ctivity 2.0 :

- Permet d'allumer/ éteindre l'éclairage de la hotte
- Permet de mettre en marche/éteindre l'aspiration et régler l'allure d'aspiration
- Permet de mettre en marche/ régler la durée de l'arrêt différé

• Portée de 10 mètres
Réf. 9812060

99,99 €*

Accessoires pour hottes

Accessoires fonctionnels



Jeu d'adaptation recyclage DUU 150

Pour convertir les hottes murales et hottes totalement intégrables à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend une grille d'évacuation en plastique et deux colliers de serrage

Réf. 5696270

54,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUU 151

Pour convertir les hottes murales et hottes totalement intégrables à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend une grille d'évacuation inox et un collier de serrage

Réf. 7294230

99,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUU 20

Pour convertir les hottes aspirantes murales à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long télescopique jusqu'à 60 cm

Réf. 6264790

54,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUU 32

Pour convertir les hottes îlot à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long télescopique jusqu'à 60 cm

Réf. 9561760

89,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUU 2900

Pour convertir les ventilateurs de plafond et descendants à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Filtre à charbon actif DKF 20-1 inclus

Réf. 9242390

469,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUU 1000-2

Pour convertir les hottes de table CSDA 10x0, CSDA 7000, KMDA 7774/7774-1 à évacuation d'air en mode recyclage

- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation pour système de gaine plate à gauche, à droite ou à l'arrière
- Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R inclus
- Deuxième tubulure d'évacuation d'air fournie
- Possibilité de raccorder plusieurs DUU 1000-2 pour un flux d'évacuation d'air plus régulier, moins de bruits liés à l'écoulement et une plus longue durée de vie du charbon actif

Réf. 11207310

379,99 €*



Cache pour jeu d'adaptation recyclage DUU 1000-x DUU-AD

Pour la protection des fentes dans le socle

- Un côté long est rehaussé de 6 mm
- En inox, fixation magnétique

Réf. 10921880

69,99 €*



Kit d'installation pour DA 6708 blanc DUD 6700

Pour installer une hotte DA6708 sous le plafond
Réf. 10609140 229,99€*



Module de commande DSM 400

Module de commande avec fonctions supplémentaires

- Possibilité étendue de commande
- Commande d'appareils externes équipés de leur propre alimentation en courant électrique
- Lumière - ON/OFF de la hotte par des touches extérieures
- Hottes incompatibles avec Con@ctivity 2.0

Réf. 6213531 99,89 €



Module de commande DSM 406

Avec fonction supplémentaire pour toutes les hottes avec Con@ctivity


- Possibilité de commande étendue
- Commander des appareils externes avec source d'alimentation électrique propre
- Éclairage – Marche/Arrêt de la hotte via bouton externe

Réf. 9622200 188,45 €*

*** Conseil pour la hotte DA 289-4/489-4 : commander également la plaque de support DSM H 400**

Accessoires pour hottes

Accessoires de montage



Conduit d'évacuation toiture DDF 125/150

Utilisable pour l'aération et l'évacuation d'air

- Multi-usages - pour pentes de toit dès 22 ° et pour tous types de tuiles Ø 125/150mm
- Robustesse - boîtier inox avec cadre couvreur
- Astucieux - Sortie d'air dirigée vers le bas, y compris clapet anti-retour

Réf. 4623200

351,99 €



Raccord de réduction 200/150 mm DRS 200

Raccord de réduction

- Adaptation de la section transversale pour l'évacuation d'air
- Adapté dans le cadre des spécifications en matière de protection incendie

Réf. 9591530

41,99 €*



Piège à condensat DKS

Réservoir collecteur pour eau condensée : évite un écoulement sur le plan de travail.

- Conseillé lorsque le conduit d'évacuation traverse différentes zones de températures (ex. : un grenier)

DKS 125 pour Ø 125 mm (DRM 125)

Réf. 3915282

139,99 €*

DKS 150 pour Ø 150 mm (DRM 150)

Réf. 3915292

189,99 €*



Flexible d'évacuation aluminium DAS

Tuyau flexible en aluminium pour évacuation d'air

DAS 100 pour Ø 100 mm (de 1,5 à 5 m)

Réf. 4623210

74,99 €*

DAS 125 pour Ø 125 mm (de 1,5 à 5 m)

Réf. 4623220

94,99 €*

DAS 150 pour Ø 150 mm (de 1,5 à 5 m)

Réf. 4623230

104,99 €*

DAS 200 pour Ø 200 mm (de 1,5 à 5 m)

Réf. 9583550

121,99 €*



Réducteur de bruit DASD 150

- Réduction des bruits liés à l'air et au moteur

- Réduction du bruit allant jusqu'à 4,5 db(A) re 1 pW

Réf. 8269360

99,99 €*

Accessoires pour hottes

Accessoires de montage et décoration



Fût DADC 6000

Fût en option pour DA 6096 W, DA 6796 W et DA 6996 W en évacuation d'air

Coloris Inox

Réf. 9947450

164,99 €*

Coloris Blanc brillant

Réf. 10331460

209,99 €*



Fût DADC 7000

Fût en option pour DA 7198 W Triple NR et DA 7198 W Triple Gris graphite en évacuation d'air :

Coloris Noir obsidien

Réf. 10768440

209,99 €*

Coloris Gris graphite

Réf. 10768490

209,99 €*



Fût DADC 9000

Pour sortie d'air alternative vers le haut

• Hauteur de fût flexible 380–740 mm

• Largeur de fût 290 mm

• Profondeur de fût 170 mm

• Avec matériel de fixation murale

Inox pour DA 9090 W

Réf. 11279060

169,99 €*




Plaque de support DSM H 400

Permet d'installer au plafond un éclairage identique à celui de certaines hottes

- Le kit est composé de 4 spots LED 3 Watt (transformateur inclus) avec ressorts de montage pour une intégration facile dans le plafond
- Ces lampes contiennent des ampoules LED intégrées non remplaçables (classe énergétique A à A++)

Réf. 9953120

269,99 €*



Cadre d'abaissement DAR 3000

Cadre d'escamotage pour intégration complète du modèle DA 3466 et DA 3496

Le DAR 3000 installé avec une DA 3496 nécessite une intégration dans un meuble de 90 cm

Réf. 9188880

209,99 €*



Kit d'installation bandeau d'éclairage DML 400

Adaptation au design du mobilier de la cuisine en cas d'utilisation de bandeaux d'éclairage

Réf. 9232000

49,99 €*



Flacons de parfum pour la hotte Aura 4.0 Ambient

Un parfum frais sans pareil



Avec AmbientFragrance, profitez d'une odeur agréable, répondant à vos préférences et vos goûts.

Respirez, détendez-vous : non seulement votre hotte atténue les odeurs de cuisine, mais désormais elle diffuse aussi un parfum frais. Une douce odeur règne chez vous, peu importe ce que vous cuisinez. Faites votre choix parmi de multiples parfums selon vos envies. Facile à changer, le flacon de parfum se place dans la hotte par le dessus. Avec l'app Miele@ mobile, personnalisez les durées et intervalles de diffusion du parfum.



AmbientFragrance SummerGarden

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0.

- Parfum d'ambiance fleuri et fruité qui rappelle une prairie d'été
- Hypoallergénique
- 150h de diffusion

Réf. 11385640

19,99 €
1599,2€/L



AmbientFragrance FrenchBakery

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0

- Diffuse une odeur de pain et de gâteau, comme dans une boulangerie
- Technologie FRESHPLEXTM pour éliminer les odeurs désagréables
- 150h de diffusion

Réf. 11385860

19,99 €
1599,2€/L



AmbientFragrance MintyFields

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0

- Diffuse une odeur de menthe poivrée pour un effet revigorant
- Technologie FRESHPLEXTM pour éliminer les odeurs désagréables
- 150h de diffusion

Réf. 11385870

19,99 €
1599,2€/L



Amal

Les points forts* des machines à café posables Miele

Le plaisir du café en toute liberté !

Le plaisir de déguster un bon café

Tous les composants de nos machines à café automatiques sont pensés pour offrir une savoureuse expérience de dégustation. Les grains de café sont moulus en douceur, préservant ainsi leurs qualités gustatives. La technologie de préparation intelligente permet à la fève d'exprimer tout son arôme : pour une dégustation parfaite du café.



CM Touch

La CM7 vous offre une commande facile et intuitive pour accéder à toutes vos envies d'une simple pression de doigt. L'écran CM Touch en est la parfaite illustration avec son affichage en texte clair.



Nettoyage facile

Un entretien facilité grâce à l'unité de percolation amovible qui se rince à l'eau et qui se nettoie également au lave-vaisselle.



Exclusivité Miele CoffeeSelect¹⁾

Un goût parfait : Espresso, Café long, Cappuccino, Latte Machiatto, Café Latte... Grâce aux trois bacs à grains de grande capacité vous pouvez sélectionner le type de grain parfaitement adapté à votre boisson préférée et cela sans risque de mélange.



Exclusivité Miele AutoDescale²⁾

Plus besoin de détartre les CM 7550 et CM 7750. Elle le fait d'elle-même grâce à la fonction brevetée AutoDescale.



Exclusivité Miele CupSensor³⁾

Distance idéale : le CupSensor détecte la hauteur des tasses et positionne automatiquement la buse centrale à la bonne position.

* selon modèle

¹⁾ Brevet: EP 2957199, jusqu'au 16/06/2035, BE, CH, DE, GB

²⁾ Brevet : EP 2705783 B1, US 201400060338 A1

³⁾ Brevet : EP 2454976 B1

Machines à café automatiques CM5 Silence et CM6 MilkPerfection

Machines à café automatiques CM5 Silence, modèles 50% plus silencieux que les précédentes CM5



CM 5310 Silence (Excellence)

- Noir obsidien, Framboise
- AromaticSystem
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu - Ecran affleurant, Préparation de 10 boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses)
- Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L
- Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm

899,99 €* + 0,24 € éco-part = 900,23 €**



CM 5510 Silence (Classic)

- Alu argenté Metallic, Bronze
- AromaticSystem
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu - Ecran affleurant, Préparation de **11 boissons** dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, **Eau chaude**, fonction cafetière (3 à 8 tasses)
- Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L
- **2 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm

999,99 €* + 0,24 € éco-part = 1000,23 €**



CM 5710 Silence (Classic)

- Bronze
- AromaticSystem
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu - Ecran affleurant, Préparation de 11 boissons idem CM 5510, fonction cafetière (3 à 8 tasses)
- Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L
- 2 profils utilisateurs, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- **Bon offrant 1kg de café et une verseuse isotherme d'1L**
- Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm

1099 €* + 0,24 € éco-part = 1099,24 €**

Machines à café automatiques CM6 MilkPerfection



CM 6160 MilkPerfection (Excellence)

- Noir obsidien
- AromaticSystem
- **Connectée : WifiConn@ct**
- **4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et Party**
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu, **Préparation de 21 boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Eau chaude, fonction cafetière (3 à 8 tasses)**
- Réservoir : à grains 300 g / à eau 1,8 L
- **4 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- **BrilliantLight**
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm

142 1199 €* + 0,24 € éco-part = 1199,24 €**



CM 6360 MilkPerfection (Classic)

- Noir obs. CleanSteelMetallic, Blanc Lotus CleanSteelMetallic, Noir obs. BronzePearlFinish
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- **4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et Party**
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de 21 boissons idem CM 6160
- Réservoir : à grains 300 g / à eau 1,8 L
- **8 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait par tasse, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation, Récipient à lait en verre (0,7 L), BrilliantLight, **Chauffe Tasse**
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm

1299 €* + 0,24 € éco-part = 1299,24 €**



CM 6560 MilkPerfection (Excellence)

- Noir obs. PearlFinish, Gris graphite PearlFinish
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- **4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et Party**
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grain ou moulu, Préparation de 21 boissons idem CM 6360
- Réservoir à grains 300 g / à eau 1,8 L
- 8 profils utilisateurs, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation, Récipient à lait en verre (0,7 L), BrilliantLight, Chauffe Tasse
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- **Bon offrant 1kg de café et une verseuse isotherme d'1 L**
- H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm

1499 €* + 0,24 € éco-part = 1499,24 €**

* Prix de vente maximal conseillé en TTC

** Prix de vente maximal conseillé en TTC éco-part incluse

Machines à café automatiques CM7



CM 7350 (Classic)

- Noir obsidien
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de **23 boissons** dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses) et eau chaude
- **Réservoir : à grains 500 g / à eau 2,2 L**
- 8 profils utilisateurs, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- **Récipient à lait isotherme en Inox (0,5 L)**
- **Chauffe-tasse revêtement Inox, BrilliantLight**
- CupSensor
- Démarrage et arrêt auto.
- Détartrage manuel
- Rinçage auto
- **Dim : H 39,7 x L 31,1 x P 44,5 cm**

2099 €* + 0,24 € éco-part = 2099,24 €**



CM 7550 (Classic)

- Noir obsidien, Blanc brillant
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de **23 boissons** dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses) et eau chaude
- Réservoir : à grains 500 g / à eau 2,2 L
- **10 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Récipient à lait isotherme en Inox (0,5 L)
- Chauffe-tasse revêtement Inox, BrilliantLight
- CupSensor
- Démarrage et arrêt auto.,
- **Détartrage entièrement automatisé avec cartouche de détartrage intégrée**
- Rinçage auto
- **Dim : H 39,7 x L 31,1 x P 44,5 cm**

2399 €* + 0,24 € éco-part = 2399,24 €**



CM 7750 (Classic)

- Noir obsidien
- **AromaticSystemFresh**
- Connectée : WifiConn@ct
- Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de **23 boissons** dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses) et eau chaude
- Réservoir : **3 bacs à grains (210, 180, 150 g) capacité totale de 540 g** / à eau 2,2 L
- 10 profils utilisateurs, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Récipient à lait isotherme en Inox (0,5 L)
- Chauffe-tasse revêtement Inox, BrilliantLight
- CupSensor
- Démarrage et arrêt auto.
- Détartrage entièrement automatisé avec cartouche de détartrage intégrée
- Rinçage auto
- **Dim : H 42 x L 31,1 x P 44,5 cm**

2699 €* + 0,24 € éco-part = 2699,24 €**

* Prix de vente maximal conseillé en TTC

** Prix de vente maximal conseillé en TTC éco-part incluse

Café Miele



Café Miele Black Edition ONE FOR ALL 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour espresso, café long et spécialités à base de lait
- 100 % arabica
- Origine : Colombie, Nicaragua, Honduras, Brésil
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Goût corsé avec une légère note fruitée
- 4 x 250 g

Réf. : 11029990

**29,99 €*
29,99 €/kg**



Café Miele Black Edition ESPRESSO 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour espresso
- 80 % arabica, 20% robusta
- Origine Arabica : Colombie, Honduras, Brésil / Robusta : Inde
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Goût intense avec une note épicée et chocolatée
- 4 x 250 g

Réf. : 11029490

**29,99 €*
29,99 €/kg**



Café Miele Black Edition CAFÉ CREMA 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour café long et spécialités à base de lait
- 100 % arabica
- Origine : Ethiopie, Colombie, Pérou
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Arôme léger et équilibré avec une note florale
- 4 x 250 g

Réf. : 11028700

**29,99 €*
29,99 €/kg**



Café Miele Black Edition DECAF 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour espresso, café long et spécialités à base de lait
- 100 % arabica
- Origine : Colombie
- Certifié commerce équitable, issu d'une agriculture biologique et décaféiné selon une méthode biologique
- Arôme espresso : corsé et très intense
- Arôme café long : doux et légèrement fruité
- 4 x 250 g

Réf. : 11029810

**29,99 €*
29,99 €/kg**

Accessoires



Verseuse CJ Jug 1L

Verseuse isotherme en inox poli, incassable :

- Capacité 1L, correspond à 8 tasses de café
- Parfaitement adaptée aux machines à café CM et CVA
- Facile à nettoyer grâce à son couvercle tout amovible

Réf. : 10694310

99,99 €



MB-CM-G

Réceptif à lait en verre

- Maintient le lait au frais pour préparer une mousse de lait parfaite
- Pour une mousse de lait onctueuse
- Pour les machines à café automatiques posables CM5, CM6 et CM7
- Volume de remplissage 0,7 L

Réf. : 11574240

64,99 €



Pastilles de nettoyage pour machines à café

- Les pastilles nettoient et dégraissent l'unité de percolation de votre machine à café à grains (encastrable et posable) ou le réceptacle à capsules de votre machine à café Nespresso
- Contenance : 10 pastilles de 2 grammes emballées individuellement

Réf. : 11201200

20,99 €
749,64 €/kg



Nettoyant pour conduits de lait

- Ce nettoyant est à utiliser quotidiennement, après usage des conduits de lait de votre machine à café à grains, modèle CVA et CM.
- Contenance : 100 sachets

Réf. : 10180270

21,99 €
59,43 €/kg



Pastilles de détartrage

Pour machines à café CVA et CM, fours avec fonction HydraCook et fours vapeur

- Elimination efficace des dépôts de calcaire
- Efficacité maximale et soin des appareils
- Formule Miele spécifiquement adaptée
- Pas de résidus chimiques
- Contenance : 6 pastilles

Réf. : 10178330

19,99 €
66,63 €/kg



Cartouche filtrante CM7

- Cartouche détartrante pour machine à café posable CM 7500
- Elimination quotidienne des dépôts de calcaire
- Contenance 80g (dure env. 1 an)

Réf. : 10224080

59,99 €



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des appareils de froid posables Miele

PerfectFresh Pro

Les aliments restent frais jusqu'à 5 fois plus longtemps. Dans la zone réglée automatiquement à une température entre 0 et +3 °C, la viande, le poisson et de nombreux produits laitiers peuvent se conserver jusqu'à trois fois plus longtemps. Grâce à l'optimisation du réglage d'humidité sur le tiroir, les fruits et les légumes restent même frais jusqu'à cinq fois plus longtemps. L'éclairage LED intégré permet une parfaite vue d'ensemble à l'intérieur du tiroir. PerfectFresh Pro est par conséquent la meilleure méthode de conservation Miele.



PerfectFresh

De la fraîcheur trois fois plus longtemps : la température de conservation optimale pour les fruits et légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers.



Exclusivité Miele FlexiLight

Le nouvel éclairage LED de tablette en verre FlexiLight éclaire l'enceinte sans éblouir et avec un éclat unique.



Click2open

Ouverture facile : même sur les appareils sans poignée, la porte s'ouvre sans effort.



NoFrost

Plus jamais de dégivrage : grâce à la réfrigération par air pulsé, il ne se forme plus de glace dans l'enceinte, ce qui rend tout dégivrage superflu.



Édition Blackboard

Personnalisable : avec un feutre craie ou une craie classique, vous pouvez écrire et dessiner sur la façade de l'appareil.

RÉFRIGÉRATEURS POSABLES

Simple porte - Hauteur 85 cm



K 12010 S-2 (Classic)

- Volume 149 l
- F, 116 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 1 bac à légumes
- 3 tablettes en verre
- ComfortClean
- Poignée fixe
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: H 85 x L 55,4 x P 62,3 cm

499,99 €* + 10 € éco-part = 509,99 €**



K 12012 S-3 (Classic)

- **Avec compartiment congélateur 4***
- **Volume 133 l : Réfri. 117 l + Congél. 17 l**
- F, 184 kWh/an
Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
- 1 bac à légumes
- **2 tablettes en verre**
- Poignée fixe
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: H 85 x L 55,4 x P 62,3 cm

499,99 €* + 10 € éco-part = 509,99 €**

Simple porte – Hauteur 185 cm



K 28202 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- Volume 386 l
- F, 151 kWh/an
Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
- Tout utile, 2 bacs à légumes sur rails, 5 tablettes en verre + porte bouteilles métal
- Poignée à dépression EasyOpen, Éclairage LED, Bandeau de commande TouchControl, Alerte sonore/visuelle Porte ouverte et Température, ComfortClean
- Combinable avec le Congélateur FN 28262
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : K 28202 D ws

999,99 €* + 18 € éco-part. = 1017,99 €**

Inox anti-traces (façade) : K 28202 D edt/cs

1199 €* + 18 € éco-part. = 1217 €**

COMBINABLES SIDE-BY-SIDE



KS 28423 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage FlexiLight**, ComfortClean
- **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

1999 €* + 18 € éco-part. = 2017 €**



KS 28463 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2299 €* + 18 € éco-part. = 2317 €**



KS 28463 D bb (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2399 €* + 23 € éco-part. = 2422 €**

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Largeur réduite 55 cm



KD 26052 ws (Classic)

- Volume 265 l : Réfri. 212 l + Congél. 54 l
- F, 240 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- Eclairage LED
- Commande manuelle
- 2 bacs à légumes, 3 tablettes verre
- Congélateur 4* 2 tiroirs ComfortFrost
- VarioRoom
- ComfortClean
- Poignées fixes
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: H 161,2 x L 55 x P 63 cm

699,99 €* + 18 € éco-part = 717,99 €**

Hauteur 162 cm



KD 28052 ws (Classic)

- **Volume 296 l** : Réfri. 212 l + **Congél. 84 l**
- F, 280 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- Eclairage LED
- Commande manuelle
- 2 bacs à légumes, 3 tablettes verre
- Congélateur 4* **3 tiroirs ComfortFrost**
- VarioRoom
- ComfortClean
- Poignées fixes
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: **H 181,2** x L 55 x P 63 cm

749,99 €* + 18 € éco-part = 767,99 €**



KD 26022 (Classic)

- Froid statique - 1 circuit de froid
- **Volume 278 l** : Réfri. 223 l + Congél. 55 l
- F, 243 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- 2 bacs à légumes, 3 tablettes en verre, Congélateur 4* 2 tiroirs ComfortFrost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Écran TFT sensitif FreshTouch, Alerte sonore / visuelle porte ouverte et température, ComfortClean
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Mode Shabbat
- Classe climatique SN-ST
- Dim.: H 162,3 x L 60 x P 62,5 cm

Coloris blanc : KD 26022 ws

749,99 €* + 18 € éco-part. = 767,99 €**

Coloris argent : KD 26022 edo

799,99 €* + 18 € éco-part. = 817,99 €**

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Hauteur 186 cm



KFN 28132 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 310 l : Réfri. 209 l + Congél. 110 l
- E, 246 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 40 dB(A)
- 1 bac à légumes, 4 tablettes en verre
- Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Affichage PicTronic, Alerte sonore porte ouverte, Réfri. et Température Congél., ComfortClean
- Mode Shabbat
- VarioRoom, Fonction SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 186,1 x L 60 x P 65,5 cm

Coloris blanc : KFN 28132 D ws

899,99 €* + 18 € éco-part = 917,99 €**

Inox anti-traces : KFN 28132 D edt/cs

999,99 €* + 18 € éco-part = 1017,99 €**

Hauteur 201 cm,
4 tiroirs de congélation



KFN 29142 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 334 l : Réfri. 199 l + Congél. 135 l
- E, 246 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 40 dB(A)
- 1 bac légumes, 3 tablettes en verre, Congélateur 4* 4 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Affichage PicTronic, Mode Shabbat
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Alerte sonore/visuelle porte ouverte et température, ComfortClean
- Classe climatique SN-T
- Dim. : H 201,1 x L 60 x P 65,5 cm

Coloris blanc : KFN 29142 D ws

999,99 €* + 18 € éco-part = 1017,99 €**

Inox anti-traces : KFN 29142 D edt/cs

1099 €* + 18 € éco-part = 1117 €**

Hauteur 201 cm



KFN 29133 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 344 l : Réfri. 243 l + Congél. 101 l
- D, 201 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
- 1 bac à légumes, 5 tablettes en verre
- Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Affichage PicTronic, Alerte sonore porte ouverte Réfri. et Température Congél., ComfortClean, Mode Shabbat
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 201,1 x L 60 x P 65,5 cm

Coloris blanc : KFN 29133 D ws

1099 €* + 18 € éco-part = 1117 €**

Inox anti-traces : KFN 29133 D edt/cs

1249 €* + 18 € éco-part = 1267 €**

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Hauteur 201 cm



KFN 29233 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 Circuits de froid
- **Volume 365 l : Réfri. 262 l + Congél. 104 l**
- **DailyFresh**
- **D, 203 kWh/an**
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- **4 tablettes en verre + porte-bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase, Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost**
- Poignées intégrées à dépression **Click2Open**, Éclairage LED, **Écran TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore/ visuelle porte ouverte et température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances**
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 201 x L 60 x P 67,5 cm

Coloris blanc : KFN 29233 D ws

1399 €* + 23 € éco-part. = 1422 €**

Inox anti-traces : KFN 29233 D edt/cs

1549 €* + 23 € éco-part. = 1572 €**

Finition Blackboard (verre satiné) :

KFN 29233 D bb

1799 €* + 23 € éco-part. = 1822 €**



KFN 29283 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- **Volume 350 l : Réfri. 247 l + Congél. 104 l**
- **2 tiroirs PerfectFresh 97 l**
- **D, 226 kWh/an**
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- 3 tablettes en verre + porte-bouteilles métal, Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées à dépression **Click2Open**, Éclairage LED, **Écran TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore/visuelle Porte ouverte et Température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances**
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 201 x L 60 x P 67,5 cm

Inox anti-traces : KFN 29283 D edt/cs

1799 €* + 23 € éco-part. = 1822 €**

Finition Blackboard (verre satiné) :

KFN 29283 D bb

1999 €* + 23 € éco-part. = 2022 €**



KFN 29483 D edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- **Volume 350 l : Réfri. 247 l + Congél. 104 l**
- **2 tiroirs PerfectFresh Pro 97 l**
- **D, 228 kWh/an**
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- 3 tablettes en verre + porte-bouteilles métal, Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées à dépression **Click2Open, Éclairage FlexiLight, Fermeture SoftClose, Écran TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore/ visuelle porte ouverte et température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances**
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim.: H 201 x L 60 x P 67,5 cm

2299 €* + 23 € éco-part. = 2322 €**

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Hauteur 201 cm



KFN 29493 DE edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- **Volume 366 l : Réfri. 262 l + Congél. 104 l**
- **DailyFresh**
- D, 204 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- 3 tablettes en verre + porte-bouteilles metal + **1 tiroir CompactCase, Congélateur 4* 2+2 tiroirs No Frost**
- Poignées intégrées à dépression
Click2Open, Eclairage FlexiLight, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore/visuelle porte ouverte et temperature, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances
- **Compatible Miele@home, WifiConn@ct**
- **Fabrique à glaçons avec réservoir**
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 201,1 x L 60 x P 67,5 cm

2499 €* + 23 € eco-part = 2522 €**

COMBINABLES SIDE-BY-SIDE

Combiné Réfrigérateur-Congélateur



KFNS 28463 E ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur combiné
- Froid dynamique DynaCool
- D, 171 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Volume 311 l : PerfectFresh 179 l + Congél. 133 l
- Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, FlexiLight, Mode Shabbat, Party et Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
- **Réfrig. 179 l**
- 2 tiroirs **PerfectFresh**
- 1 tablette verre + porte bouteilles métal
- **Congél. 133 l**
- 3+2 tiroirs **No Frost**
- **Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable**
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Autonomie en cas de panne : 24h

3199 €* + 23 € éco-part. = 3222 €**

Combiné Cave à vin-Congélateur



KWNS 28462 E ed/cs (Classic)

- Combiné Cave à vin – Congélateur
 - Froid dynamique DynaCool
 - Volume 289 l : Cave à vin 156 l + Congél. 133 l
 - D, 187 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
 - Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage LED, Mode Shabbat
 - Compatible Miele@home et WifiConn@ct
 - Filtre Active AirClean anti-odeurs
 - Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
 - Classe climatique SN-T
 - Inox anti-traces
 - Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
 - **Cave à vin 156 l (42 bouteilles)**
 - 2 zones de température
 - 4 clayette télescopiques (FlexiFrame avec noteboard)
 - Porte verre anti UV
 - **Congél. 133 l**
 - Fabrique à glaçons avec raccordement à eau
 - 3+2 tiroirs de congélation No Frost
 - Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable
 - Autonomie en cas de panne : 24h
- 4299 €* + 23 € éco-part. = 4322 €**

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Combiné grande largeur 75 cm,
hauteur 186 cm



KFN 15842 D edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 420 l :
Réfri. 332 l + Congél. 89 l
- F, 242 kWh/an
Classe de perception sonore D, 42 dB(A)
- 2 bacs légumes, 4 tablettes en verre + 1 porte bouteilles métal, Congélateur 4* 2 tiroirs No Frost
- Poignées à dépression, Bandeau de commande TouchControl, Fermeture SoftClose, Filtre AirClean anti-odeurs
- Mode Shabbat, Eclairage LED
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Façade inox anti-traces et parois argent
- Dim. : H 186 x L 75 x P 63 cm

2699 €* + 23 € éco-part = 2722 €**

Combinés grande largeur 75 cm,
hauteur 202 cm



KFN 15943 D edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 455 l :
Réfri. 332 l + Congél. 123 l
- 254 kWh/an
Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 2 bacs légumes, 5 tablettes en verre, **Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost**
- Poignées à dépression, Bandeau de commande TouchControl, Fermeture SoftClose, Filtre AirClean anti-odeurs
- Mode Shabbat, Eclairage LED
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Façade inox anti-traces et parois argent
- Dim. : H 202 x L 75 x P 63 cm

2799 €* + 23 € éco-part = 2822 €**

Combinés grande largeur 75 cm,
hauteur 202 cm

CONGÉLATEURS ARMOIRE POSABLES

Hauteur 85 cm



F 12016 S-2 (Classic)

- Volume 103 l
- E, 171 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
- 4 tiroirs de congélation ComfortFrost
- Bandeau de commande PicTronic
- Poignée fixe
- Autonomie en cas de panne : 23h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim. H 85 x L 55,5 x P 62,4 cm

549,99 €* + 10 € éco-part = 559,99 €**

Hauteur 145 cm



FN 24062 ws (Classic)

- Volume 195 l
- F, 275 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 6 tiroirs NoFrost
- Poignée à dépression EasyOpen, Bandeau de commande PicTronic,
- Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et Température
- Autonomie en cas de panne : 24h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 145 x L 60 x P 63 cm

849,99 €* + 18 € éco-part = 867,99 €**



FN 24263 ws (Classic)

- Volume 200 l
- E, 221 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- 6 tiroirs NoFrost
- Poignée intégrée à dépression Click2Open, Eclairage LED, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Alerte sonore/ visuelle Porte ouverte et Température, Mode Shabbat
- Autonomie en cas de panne : 16h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 145 x L 60 x P 67,5 cm

1199 €* + 18 € éco-part = 1217 €**

Hauteur 164 cm



FN 26062 ws (Classic)
Volume 232 l
F, 291 kWh/an
Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
7 tiroirs NoFrost
Poignée à dépression EasyOpen,
Bandeau de commande PicTronic
Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et
Température
Autonomie en cas de panne : 24h
VarioRoom, Fonction SuperFrost
Classe climatique SN-T
Coloris blanc
Dim.: **H 164 x L 60 x P 63 cm**

949,99 €* + 18 € éco-part = 967,99 €**

Hauteur 165 cm



FN 26263 ws (Classic)
• Volume 239 l
• E, 235 kWh/an
Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
• 7 tiroirs NoFrost
• Poignée intégrée à dépression
Click2Open, Eclairage LED, Ecran TFT
sensitif FreshTouch, Mode Shabbat
• Autonomie en cas de panne : 17h
• VarioRoom, SuperFrost
• Classe climatique SN-T
• Coloris blanc
• Dim.: H 165 x L 60 x P 67,5 cm

1299 €* + 18 € éco-part = 1317 €**

Hauteur 175 cm



FN 27273 ws (Classic)
• Largeur 70 cm
• Volume 320 l
• D, 210 kWh/an
Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
• 7 tiroirs NoFrost
• Poignée intégrée à dépression,
Click2Open, Eclairage LED, Affichage
TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore
et visuelle Porte ouverte et Température,
Mode Shabbat
• Autonomie en cas de panne : 20h
• VarioRoom, Fonction SuperFrost
• Classe climatique SN-T
• Coloris blanc
• Dim.: H 175 x L 70 x P 75 cm

1399 €* + 23 € éco-part. = 1422 €**

CONGÉLATEURS ARMOIRE POSABLES

Hauteur 184 cm



FN 28062 ws (Classic)

Volume 269 l

F, 307 kWh/an

Classe de perception sonore C, 41 dB(A)

8 tiroirs NoFrost

Poignée à dépression EasyOpen,

Bandeau de commande PicTronic

Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et

Température

Autonomie en cas de panne : 24h

VarioRoom, Fonction SuperFrost

Classe climatique SN-T

Coloris blanc

Dim.: H 184 x L 60 x P 63 cm

999,99 €* + 18 € éco-part = 1017,99 €**

Hauteur 185 cm



FN 28262 (Classic)

• Volume 268 l

• F, 306 kWh/an

Classe de perception sonore C, 41 dB(A)

• 8 tiroirs NoFrost, 1 tablette de congélation

• Poignée à dépression EasyOpen, Eclairage LED, Bandeau de commande

TouchControl, Alerte sonore et visuelle

porte ouverte et température

• VarioRoom, Fonction SuperFrost

• Autonomie en cas de panne : 20 h

• Combinable avec le Réfrigérateur

K 28202

• Classe climatique SN-T

• Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : FN 28262 ws

999,99 €* + 18 € éco-part = 1017,99 €**

Inox anti-traces (façade) : FN 28262 edt/cs

1199 €* + 18 € éco-part = 1217 €**



FN 28263 ws (Classic)

• Volume 277 l

• E, 248 kWh/an

Classe de perception sonore C, 38 dB(A)

• 8 tiroirs NoFrost, 1 tablette de congélation

• **Poignée à dépression intégrée**

Click2Open, Eclairage LED, **Ecran TFT**

sensitif FreshTouch, Alerte sonore et

visuelle Porte ouverte et Température,

Mode Shabbat

• Autonomie en cas de panne : **18 h**

• VarioRoom, SuperFrost

• Classe climatique SN-T

• Coloris blanc

• Dim.: H 185 x L 60 x P 67,5 cm

1399 €* + 23 € éco-part = 1422 €**

COMBINABLE SIDE-BY-SIDE



FNS 28463 E (Classic)

- Congélateur
- Volume 277 l
- E, 248 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 7+2 tiroirs (dont 5 tiroirs télescopiques SelfClose) NoFrost
- **Ouverture Click2Open, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage LED**
- Fonction SuperFrost, Mode Shabbat et Party
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Autonomie en cas de panne : 20h
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

Edition Blackboard : FNS 28463 E bb

2199 €* + 23 € éco-part. = 2222 €**

Inox anti-traces : FNS 28463 E ed/cs

2099 €* + 23 € éco-part. = 2122 €**

CONGÉLATEURS ARMOIRE POSABLES

Hauteur 195 cm



FN 29273 ws (Classic)

• **Largeur 70 cm**

• **Volume 370 l**

• **D, 224 kWh/ an**

Classe de perception sonore C, 39 dB(A)

• 8 tiroirs NoFrost

• Poignée intégrée à dépression

Click2Open, Eclairage LED, Affichage

TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore et

visuelle Porte ouverte et Température,

Mode Shabbat

• Autonomie en cas de panne : 20 h

• VarioRoom, Fonction SuperFrost

• Classe climatique SN-T

• Coloris blanc

• Dim.: H 195 x L 70 x P 75 cm

1499 €* + 23 € éco-part. = 1522 €**

COMBINAISON SIDE-BY-SIDE

Hauteur 185 cm

Side-by-Side No Frost + Tout utile



FN 28262 (Classic)

- Congélateur
- Volume 268 l
- F, 306 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 8 tiroirs NoFrost, 1 tablette de congélation
- Poignée à dépression EasyOpen, Eclairage LED, Bandeau de commande TouchControl, Alerte sonore et visuelle porte ouverte et température
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Autonomie en cas de panne : 20 h
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : FN 28262 ws


999,99 €* + 18 € eco-part = 1017,99 €**

Inox anti-traces (façade) : FN 28262 edt/cs

1199 €* + 18 € eco-part = 1217 €**

Kit SBS : KSK 28202

(A commander séparément)



K 28202 D (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 386 l
- F, 151 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
- Tout utile, 2 bacs à légumes sur rails, 5 tablettes en verre + porte bouteilles métal
- Poignée à dépression EasyOpen, Eclairage LED, Bandeau de commande TouchControl, Alerte sonore/visuelle Porte ouverte et Température, ComfortClean
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : K 28202 D ws

999,99 €* + 18 € eco-part. = 1017,99 €**

Inox anti-traces (façade) : K 28202 D edt/cs

1199 €* + 18 € eco-part. = 1217 €**

COMBINAISON SIDE-BY-SIDE

Hauteur 185 cm

Side-by-Side No Frost + DailyFresh ou PerfectFresh Pro



FNS 28463 E ed/cs (Classic)

- Congélateur
- Volume 277 l
- E, 248 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 7+2 tiroirs (dont 5 tiroirs télescopiques SelfClose) NoFrost
- **Ouverture Click2Open, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage LED**
- Fonction SuperFrost, **Mode Shabbat et Party**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Autonomie en cas de panne : 20h
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2099 €* + 23 € éco-part. = 2122 €**



KS 28423 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, **Eclairage FlexiLight**, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

1999 €* + 18 € éco-part. = 2017 €**



KS 28463 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- **Alarme sonore/visuelle porte ouverte**
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2299 €* + 18 € éco-part. = 2317 €**

Hauteur 185 cm

Edition Blackboard, Side-by-Side No Frost + PerfectFresh Pro



FNS 28463 E bb (Classic)

- Congélateur
- Volume 277 l
- E, 248 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 7+2 tiroirs (dont 5 tiroirs télescopiques SelfClose) NoFrost
- Ouverture Click2Open, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage LED
- Fonction SuperFrost, Mode Shabbat et Party
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- Fabrique à glaçons avec raccordement à eau
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Autonomie en cas de panne : 20h
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2199 €* + 23 € éco-part. = 2222 €**

KS 28463 D bb (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2399 €* + 23 € éco-part. = 2422 €**

COMBINAISON SIDE-BY-SIDE

Hauteur 185 cm

Side-by-Side Combiné + DailyFresh ou PerfectFresh Pro



KFNS 28463 E ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur combiné
- Froid dynamique DynaCool
- D, 171 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Volume total 311 l : PerfectFresh 179 l + Congél. 133 l
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage LED**, **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
- **Réfrig. 179 l**
- 2 tiroirs **PerfectFresh**
- 1 tablette verre + Porte bouteilles métal
- **Congél. 133 l**
- 3+2 tiroirs **NoFrost**
- **Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable**
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Autonomie en cas de panne : 24h



KS 28423 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage FlexiLight**, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

1999 €* + 18 € éco-part. = 2017 €**



KS 28463 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2299 €* + 18 € éco-part. = 2317 €**

Hauteur 185 cm

Side-by-Side Combiné Cave à vin + DailyFresh ou PerfectFresh Pro



KWNS 28462 E ed/cs (Classic)

- Combiné Cave à vin – Congélateur
 - Froid dynamique DynaCool
 - Volume 289 l : Cave à vin 156 l + Congél. 133 l
 - D, 187 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
 - **Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible Fresh-Touch, Silence système, Eclairage LED, Mode Shabbat**
 - **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
 - Filtre Active AirClean anti-odeurs
 - Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
 - Classe climatique SN-T
 - Inox anti-traces
 - Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
 - **Cave à vin 156 l (42 bouteilles)**
 - 2 zones de température
 - 4 clayette télescopiques (FlexiFrame avec noteboard)
 - Porte verre anti UV
 - **Congél. 133 l**
 - Fabrique à glaçons avec raccordement à eau 3+2 tiroirs de congélation NoFrost
 - **Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable**
 - Autonomie en cas de panne : 24h
- 4299 €* + 23 € éco-part. = 4322 €****



KS 28423 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage FlexiLight**, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

1999 €* + 18 € éco-part. = 2017 €**



KS 28463 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2299 €* + 18 € éco-part. = 2317 €**



Miele

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des caves à vin posables Miele

Exclusivité Miele Kit Sommelier

Le kit Sommelier, en exclusivité chez Miele, vous permet de faire de votre cave à vin l'espace personnel d'un fin connaisseur. Préparez vos vins les plus fins avec professionnalisme en les faisant décanter. Dégustez des champagnes et des vins blancs dans des verres rafraîchis. Chambrez toujours parfaitement vos bouteilles de vin après leur ouverture. Ayez constamment votre outillage complet à portée de main.



Zones de température

Réglables individuellement : vous pouvez entreposer et maintenir à la bonne température jusqu'à trois sortes de vin différentes.




Exclusivité Miele FlexiFrame

En un clin d'œil : taille des entretoises modulables selon la taille de la bouteille.



Présentoir de bouteilles « Selector »

Présentation élégante : les bouteilles sont légèrement surélevées sous la lumière tamisée de la cave à vin.



NoteBoard

Marquage personnalisé : une bande magnétique amovible se trouve à l'avant de chaque clayette en bois.




Filtre Active AirClean

Des saveurs inaltérées : une combinaison de charbon actif et chitosan naturel neutralise efficacement les odeurs.

*selon le modèle

CAVES À VIN POSABLES


Hauteur 192 cm



KWT 6833 SG (Classic)

- Cave de mise à température
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 502 l, 178 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
- Classe A, 38 dB(A), 180 kWh/an
- **3 zones de température indépendantes et réglables de +5 à +20°C**
- 10 clayettes télescopiques et modulables
- Bandeau de commande TouchControl, Eclairage LED
- Classe climatique SN-ST
- Dim.: H 192 x L 70 x P 74,5 cm

5499 €* + 23 € éco-part = 5522 €**




Hauteur 192 cm




KWT 6834 SGS (Classic)

- Idem KWT 6833 SG
- + Kit Sommelier WSS 6800

5999 €* + 23 € éco-part = 6022 €**



* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse



Module de communication XKM 3100 W

Pour une transmission simplifiée des données des appareils via Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau
- Kit de montage supplémentaire potentiellement nécessaire – en fonction de l'appareil
- Utilisation de SuperVision sur les appareils prévus à cet effet

Réf. 10441480

119,99 €*



Clé de communication XKS 3100 W

Pour les appareils de froid série 20.000, pour la transmission des données par Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau

Réf. 10569090

99,99 €*



Clé de communication XKS 3130 W

Pour les appareils de froid série 30.000, pour la transmission des données par Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau

Réf. 10810750

99,99 €*



Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



Kit de montage pour Active AirClean filtre KKF-FF

Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs

- Le charbon actif et le chitosan neutralisent les mauvaises odeurs
- Se place simplement sur le bord arrière du fond en verre
- Remplacer les 2 filtres env. tous les 6 mois (KKF-RF, réf. 7236280)
- Contenu : boîtier en plastique avec 2 filtres
- Peut équiper tous les réfrigérateurs et congélateurs. Selon les besoins – c'est-à-dire selon la quantité d'aliments dégageant des odeurs fortes – il peut être judicieux d'utiliser plusieurs jeux de filtres

Réf. 7236290

59,99 €*



Filtre Active AirClean KKF-RF

Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs

- Pour remplacer le filtre dans le boîtier plastique du KKF-FF (réf. 7236290)
- Intervalle de remplacement conseillé : env. tous les 6 mois
- Contenu : 2 filtres
- Pour remplacer les filtres dans le boîtier en plastique du KKF-FF sur les appareils sortant de l'usine ou ultérieurement. Tous les réfrigérateurs et congélateurs sauf MasterCool peuvent être équipés

Réf. 7236280

54,99 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin

- Pour la cave à vin posable KWT 683x SG(S)

Réf. 9447050

27,99 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-KWT

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin

- Pour les caves à vin KWT 63xx
- Pour la cave à vin encastrable KWT 7112 iG

Réf. 9945070

27,99 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-KWNS

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin.

- Pour la cave à vin KWNS 28462 E

Réf. 10806820

49,99 €*

Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



Gain de place

Les accessoires tels que les porte-bouteilles vous font gagner un espace précieux dans l'enceinte de réfrigération et permettent de stabiliser les bouteilles. Vous disposez ainsi de plus de place pour les aliments, par ex. lorsque vous organisez une fête.



Porte-bouteilles KFR 10055

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les combinés réfrigérateur/ congélateur KD 26052 et KD 28052
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316060

49,99 €*



Porte-bouteilles KFR 10061

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les combinés réfrigérateur/ congélateur KD 26022 et KD 28032
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316080

49,99 €*




Porte-bouteilles KFR 10067

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les réfrigérateurs posables K 28202 et K 28302
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316090

49,99 €*




Porte-bouteilles KFR 30060 PF/KFR 30060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec le réfrigérateur posable K 30.000
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 30060 PF pour les appareils avec PerfectFresh
Réf. 9552700 49,99 €*
KFR 30060 pour les appareils sans PerfectFresh
Réf. 9552690 49,99 €*



Porte-bouteilles KFR 20060 PF/KFR 20060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les appareils K20.000 avec enceinte XL
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 20060 PF pour les appareils avec PerfectFresh
Réf. 10363580 49,99 €*
KFR 20060 pour les appareils sans PerfectFresh
Réf. 10363600 49,99 €*



Porte-bouteilles KFR 9000

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les combinés réfrigérateur/congélateur KFN 2x1xx
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 6962260

49,99 €*




Plaque de fond ENB 1060

Pour une dimension optimale de l'interstice entre les appareils encastrés Miele

- En métal thermolaqué
- Capacité de charge jusqu'à 60 kg
- Avec vis et gabarit

Réf. 10810730

79,99 €*




Kit Side-by-Side KSK 6300

Pour installer côte à côte des caves à vin encastrables sous plan

Réf. 9799630

149,99 €*



Kit Side-by-Side KSK 28202

Pour installer côte à côte des appareils de réfrigération et de congélation posables

- Pour le K 28202 D associé au FN 28262
- Pour une installation côte à côte stable et durable
- Combinaison des deux appareils indépendants pour une esthétique unifiée
- Le congélateur doit être installé à gauche, et le réfrigérateur à droite

Réf. 10543880 blanc

69,99€*

Réf. 10543900 inox

89,99€*



Jeu d'adaptation SoftClose KSC 30

Pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte de l'appareil

- Compatible avec les appareils de froid encastrés K 30.000
- Amortisseur pour une fermeture douce et silencieuse de la porte de l'appareil
- Évite que les bouteilles s'entrechoquent dans la contre-porte
- Ferme automatiquement la porte si l'angle d'ouverture est inférieur à 30°

Réf. 10744380

69,99 €*



△ Pull

△△△ Push

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des appareils de froid encastrables Miele

PerfectFresh Active

Miele innove pour la fraîcheur de vos aliments ! Toutes les 90 minutes et à chaque ouverture de porte, un brouillard d'eau fin est pulvérisé dans le tiroir PerfectFresh Active. Vos aliments sont légèrement humidifiés et le niveau d'humidité de l'air est toujours optimal, quelle que soit la charge. Le système de réfrigération PerfectFresh Active de Miele garantit ainsi des conditions de stockage optimales dans votre réfrigérateur.



PerfectFresh Pro

Fraîcheur durable : température et humidité idéales pour des fruits et légumes frais jusqu'à cinq fois plus longtemps.



Exclusivité Miele FlexiLight 2.0

Pas d'éblouissement : les clayettes éclairées se placent librement dans la partie réfrigération avec flexibilité.



FlexiTray

Confort maximal : avec la clayette en verre pivotante, sortez facilement les aliments, même à pleine charge.



Réglage précis de la contreporte

Facile à adapter : réglage en hauteur dans la contreporte pour une utilisation optimale de l'espace.



Paroi arrière CleanSteel Inox anti-trace

Aussi propre que froid : paroi arrière CleanSteel Inox anti-trace pour une répartition parfaite du froid.

*selon le modèle



RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES

Sous-plan



K 5122 Ui (Design)

- Réfrigérateur intégrable tout utile
- Fixation directe/pantographe
- Volume 137 L
- Classe énergétique F, 114 kWh/an
Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- Commande manuelle
- 1 bac à légumes, 3 tablettes en verre
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- Classe climatique SN-ST

1149 €* + 10 € éco-part = 1159 €**



K 5124 UiF (Design)

- **Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4***
- Fixation directe/pantographe
- **Volume 123 L : Réfri. 108 L + Congél. 15 L**
- Classe énergétique F, 176 kWh/an
Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- Commande manuelle
- 1 bac à légumes, **2 tablettes en verre**
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- Classe climatique SN-ST

1149 €* + 10 € éco-part = 1159 €**



K 31222 Ui (Design)

- Réfrigérateur intégrable 4*
- Fixation directe/pantographe
- Volume 137 L
- Bandeau de commande PicTronic
- Classe énergétique F, 115 kWh/an
Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
- Eclairage LED
- 1 bac à légumes, **4 tablettes en verre**
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- Classe climatique SN-ST

1199 €* + 10 € éco-part = 1209 €**

Réfrigérateurs intégrables



K 31242 UiF (Design)

- Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
- Fixation directe/pantographe
- Volume 119 L : Réfri. 104 L + Congél. 15 L
- Bandeau de commande PicTronic
- Classe énergétique F, 176 kWh/an
Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
- Eclairage LED
- 1 bac à légumes, 3 tablettes en verre
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- Classe climatique SN-ST

1199 €* + 10 € éco-part = 1209 €**

RÉFRIGÉRATEURS INTÉGRABLES

Niche 88 cm



K 7113 D (Design)

- Réfrigérateur intégrable tout utile
- Fixation directe/pantographe
- Volume 144 L
- Classe énergétique D, 75 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
- Bandeau de commande TouchControl
- Eclairage LED
- 1 bac à légumes
- 4 tablettes en verre
- Fonction SuperFroid
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-ST

699,99 €* + 10 € éco-part = 709,99 €**

Niche 122 cm



K 7114 E (Design)

- **Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4***
- Fixation directe/pantographe
- **Volume 124 L : Réfri. 109 L + Congél. 15 L**
- Classe énergétique E, 144 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Bandeau de commande TouchControl
- Eclairage LED
- 1 bac à légumes
- **3 tablettes en verre**
- Fonction SuperFroid
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-ST

699,99 €* + 10 € éco-part = 709,99 €**



K 7313 F (Design)

- Réfrigérateur intégrable tout utile
- Fixation de porte directe
- Volume 211 L
- Classe énergétique F, 123 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
- Bandeau de commande TouchControl
- Eclairage LED
- 1 bac à légumes
- 5 tablettes en verre
- Fonction SuperFroid
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-ST

899,99 €* + 18 € éco-part. = 917,99 €**

REFRIGERATEURS INTEGRABLES

Disponible juin 2021

Niche 122 cm



K 7313 D (Design)

- Réfrigérateur intégrable tout utile
- Fixation de porte directe
- Volume 211 L
- **Classe énergétique D, 81 kWh/an**
- **Classe de perception sonore B, 34 dB(A)**
- Bandeau de commande TouchControl
- Eclairage LED
- 1 bac à légumes
- 5 tablettes en verre
- Fonction SuperFroid
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-ST

999,99 €* + 18 € éco-part. = 1017,99 €**



K 7314 F (Design)

- **Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4***
- Fixation de porte directe
- **Volume 195 L : Réfri. 180 L + Congél. 15 L**
- Classe énergétique F, 179 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Bandeau de commande TouchControl
- Eclairage LED
- 1 bac à légumes
- **4 tablettes en verre**
- Fonction SuperFroid
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-ST

899,99 €* + 18 € éco-part. = 917,99 €**



K 7314 E (Design)

- Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
- Fixation de porte directe
- Volume 195 L : Réfri. 180 L + Congél. 15 L
- **Classe énergétique E, 147 kWh/an**
- **Classe de perception sonore B, 34 dB(A)**
- Bandeau de commande TouchControl
- Eclairage LED
- 1 bac à légumes
- 4 tablettes en verre
- Fonction SuperFroid
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-ST

999,99 €* + 23 € éco-part. = 1022,99 €**

REFRIGERATEURS INTEGRABLES

Disponible juin 2021

Niche 122 cm



K 7343 D (Design)

- Réfrigérateur intégrable tout utile
- Fixation de porte directe
- Froid dynamique **DynaCool**
- **Volume 190 L**
- Classe énergétique D, 114 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
- Bandeau de commande **SensorTouch**
- Eclairage LED
- **Zone PerfectFresh Pro 67 L, 2 tiroirs**
- **3 tablettes en verre**
- **Porte-bouteille en métal chromé**
- **Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean**
- **ComfortSize**
- **Modes Shabbat, Party, Vacances**
- Fonction SuperFroid
- **Miele@home et WiFiConn@ct**
- **Paroi arrière sèche**
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1299 €* + 18 € éco-part = 1317 €**



K 7344 D (Design)

- Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
- Fixation de porte directe
- Froid dynamique DynaCool
- **Volume 174 L : Réfri. 158 L + Congél. 16 L**
- Classe énergétique D, 148 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- **Zone PerfectFresh Pro 67 L, 2 tiroirs**
- **2 tablettes en verre**
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- **ComfortSize**
- **Modes Shabbat, Party, Vacances**
- Fonction SuperFroid
- **Miele@home et WiFiConn@ct**
- **Paroi arrière sèche**
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1299 €* + 18 € éco-part = 1317 €**



K 7364 D (Design)

- Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
- Fixation de porte directe
- **Volume 174 L : Réfri. 167 L + Congél. 16 L**
- Classe énergétique D, 119 kWh/an
- Classe de perception sonore A, 29 dB(A)
- Bandeau de commande **FreshTouch**
- **Eclairage LED FlexiLight 2.0**
- **1 tiroir DailyFresh**
- **4 tablettes en verre**
- **Porte-bouteille en métal chromé**
- **Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean**
- **ComfortSize**
- **Modes Shabbat, Party, Vacances**
- Fonction SuperFroid
- **Miele@home et WiFiConn@ct**
- **Fermeture douce SoftClose**
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1599 €* + 18 € éco-part. = 1617 €**

REFRIGERATEURS INTEGRABLES

Disponible juin 2021

Niche 140 cm



K 7433 E (Design)

- Réfrigérateur intégrable tout utile
- Fixation de porte directe
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 236 L
- Classe énergétique E, 106 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- 1 tiroir DailyFresh
- 6 tablettes en verre
- Porte-bouteille en métal chromé
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonction SuperFroid
- Miele@home et WiFiConn@ct
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1199 €* + 18 € éco-part = 1217 €**

REFRIGERATEURS INTEGRABLES

Disponible juin 2021

Niche 140 cm



K 7434 E (Design)

- Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
- Fixation de porte directe
- Volume 218 L : Réfri. 202 L + Congél. 16 L
- Classe énergétique E, 152 kWh/an
- Classe sonore B, 35 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- 1 tiroir DailyFresh
- 5 tablettes en verre
- Porte-bouteille en métal chromé
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonction SuperFroid
- Miele@home et WiFiConn@ct
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1199 €* + 18 € éco-part. = 1217 €**



K 7443 D (Design)

- Réfrigérateur intégrable tout utile
- Fixation de porte directe
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 223 L
- Classe énergétique D, 114 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- 2 compartiments PerfectFresh Pro 67 L
- 4 tablettes en verre
- Porte-bouteille en métal chromé
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonction SuperFroid
- Miele@home et WiFiConn@ct
- Paroi arrière sèche
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1499 €* + 18 € éco-part. = 1517 €**



K 7444 D (Design)

- Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4*
- Fixation de porte directe
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 207 L : Réfri. 191 L + Congél. 16 L
- Classe énergétique D, 145 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- 2 compartiments PerfectFresh Pro 67 L
- 3 tablettes en verre
- Porte-bouteille en métal chromé
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonction SuperFroid
- Miele@home et WiFiConn@ct
- Paroi arrière sèche
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1499 €* + 23 € éco-part. = 1517 €**

REFRIGERATEURS INTEGRABLES

Disponible juin 2021

Niche 178 cm



K 7733 E (Design)

- Réfrigérateur intégrable tout utile
- Fixation de porte directe
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 309 L
- Classe énergétique E, 114 kWh/an
- Classe sonore B, 35 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- 1 tiroir DailyFresh
- 7 tablettes en verre
- Porte-bouteille en métal chromé
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonction SuperFroid
- Miele@home et WiFiConn@ct
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1399 €* + 18 € éco-part. = 1417 €**



K 7734 F (Design)

- **Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélateur 4***
- Fixation de porte directe
- Froid dynamique DynaCool
- **Volume 286 L : Réfri. 259 L + Congél. 27 L**
- Classe énergétique F, 214 kWh/an - Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- 1 tiroir DailyFresh
- **5 tablettes en verre**
- Porte-bouteille en métal chromé
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonction SuperFroid
- Miele@home et WiFiConn@ct
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1399 €* + 18 € éco-part. = 1417 €**



K 7732 E (Design)

- **Réfrigérateur intégrable tout utile**
- Fixation de porte directe
- Froid dynamique DynaCool
- **Volume 309 L**
- Classe énergétique E, 114 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- 1 tiroir DailyFresh
- **6 tablettes en verre**
- **Panier à bouteilles**
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonction SuperFroid
- Miele@home et WiFiConn@ct
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1499 €* + 18 € éco-part = 1517 €**

COMBINES INTEGRABLES

Disponible juillet 2021

COMBINES INTEGRABLES congélateur 2 tiroirs



KF 7731 E (Design)

- Combiné intégrable
- Fixation de porte à glissières
- 2 circuits DuplexCool
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 266 L : Réfri. 212 L + Congél. 54 L
- Classe énergétique E, 199 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- 1 tiroir DailyFresh
- 5 tablettes en verre
- Porte-bouteille en métal chromé
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Congélateur 4* ComfortFrost 2 tiroirs
- Capacité de congélation 4kg/24h
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Miele@home et WiFiConn@ct
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-ST

1399 €* + 18 € éco-part = 1417 €**



KF 7742 D (Design)

- Combiné intégrable
- **Fixation de porte directe**
- 2 circuits DuplexCool
- Froid dynamique DynaCool
- **Volume 255 L : Réfri. 201 L + Congél. 54 L**
- Classe énergétique D, 182 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- **2 compartiments PerfectFresh Pro 71 L**
- **3 tablettes en verre**
- Porte-bouteille en métal chromé
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Congélateur 4* ComfortFrost 2 tiroirs
- Capacité de congélation 4kg/24h
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Miele@home et WiFiConn@ct
- **Paroi arrière sèche**
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1699 €* + 18 € éco-part. = 1717 €**



KF 7772 B (Design)

- Combiné intégrable
- Fixation de porte directe
- 2 circuits DuplexCool
- Froid dynamique DynaCool
- **Volume 256 L : Réfri. 202 L + Congél. 54 L**
- Classe énergétique B, 116 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
- Bandeau de commande **FreshTouch**
- **Eclairage LED FlexiLight 2.0**
- **Eclairage du congélateur**
- **2 compartiments PerfectFresh Active 71 L**
- **4 tablettes en verre**
- **Ajustement de la hauteur des balconnets**
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Congélateur 4* ComfortFrost 2 tiroirs
- Capacité de congélation 4kg/24h
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Miele@home et WiFiConn@ct
- **Paroi arrière sèche Inox anti-traces**
- Alarme de porte ouverte
- **Fermeture douce SoftClose**
- Classe climatique SN-T

2699 €* + 18 € éco-part = 2717 €**

COMBINES INTEGRABLES

Disponible juillet 2021

COMBINES INTEGRABLES congélateur 3 tiroirs



KFN 7714 F (Design)

- Combiné intégrable
- Fixation de porte directe
- 2 circuits DuplexCool
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 254 L : Réfri. 187 L + Congél. 67 L
- Classe énergétique F, 227 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
- Bandeau de commande TouchControl
- Eclairage LED
- 1 bac à légumes
- 4 tablettes en verre
- Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
- Capacité de congélation 6kg/24h
- Mode Vacances
- Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-ST

1299 €* + 18 € éco-part = 1317 €**



KFN 7734 F (Design)

- Combiné intégrable
- Fixation de porte directe
- 2 circuits DuplexCool
- Froid dynamique DynaCool
- **Volume 253 L : Réfri. 183 L + Congél. 70 L**
- Classe énergétique F, 284 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
- Bandeau de commande **SensorTouch**
- Eclairage LED
- **1 tiroir DailyFresh**
- **5 tablettes en verre**
- **Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean**
- ComfortSize
- Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
- Capacité de congélation 5kg/24h
- Modes **Shabbat, Party, Vacances**
- Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-ST

1399 €* + 18 € éco-part. = 1417 €**



KFN 7734 D (Design)

- Combiné intégrable
- Fixation de porte directe
- 2 circuits DuplexCool
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 253 L : Réfri. 183 L + Congél. 70 L
- **Classe énergétique D, 181 kWh/an**
- **Classe de perception sonore B, 34 dB(A)**
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- 1 tiroir DailyFresh
- 5 tablettes en verre
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
- Capacité de congélation 6kg/24h
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-T

1599 €* + 18 € éco-part. = 1617 €**

COMBINES INTEGRABLES

Disponible juillet 2021



KFN 7733 F (Design)

- Combiné intégrable
- **Fixation de porte à glissières**
- 2 circuits DuplexCool
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 253 L : Réfri. 183 L + Congél. 70 L
- Classe énergétique F, 284 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 35 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- 1 tiroir DailyFresh
- 4 tablettes en verre
- Porte-bouteille en métal chromé
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
- Capacité de congélation 5kg/24h
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-ST

1599 €* + 18 € éco-part. = 1617 €**



KFN 7744 E (Design)

- Combiné intégrable
- Fixation de porte directe
- 2 circuits DuplexCool
- Froid dynamique DynaCool
- **Volume 244 L : Réfri. 174 L + Congél. 70 L**
- Classe énergétique E, 259 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
- Bandeau de commande SensorTouch
- Eclairage LED
- **2 compartiments PerfectFresh Pro 71 L**
- **2 tablettes en verre**
- Porte-bouteille en métal chromé
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs
- Capacité de congélation 6kg/24h
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Miele@home et WiFiConn@ct
- **Paroi arrière sèche**
- Alarme de porte ouverte
- Classe climatique SN-ST

1999 €* + 18 € éco-part. = 2017 €**



KFN 7764 D (Design)

- Combiné intégrable
- Fixation de porte directe
- 2 circuits DuplexCool
- Froid dynamique DynaCool
- **Volume 254 L : Réfri. 184 L + Congél. 70 L**
- Classe énergétique D, 281 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
- Bandeau de commande **FreshTouch**
- **Eclairage LED FlexiLight 2.0**
- **Eclairage du congélateur**
- **1 compartiment DailyFresh**
- **5 tablettes en verre**
- **Ajustement de la hauteur des balconnets**
- Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
- ComfortSize
- Congélateur 4* NoFrost **3 tiroirs télescopiques**
- Capacité de congélation 6kg/24h
- Modes Shabbat, Party, Vacances
- Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Miele@home et WiFiConn@ct
- **Paroi arrière sèche Inox anti-traces**
- Alarme de porte ouverte
- **Fermeture douce SoftClose**
- Classe climatique SN-T

2299 €* + 18 € éco-part. = 2317 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

COMBINES INTEGRABLES

Disponible juillet 2021

COMBINES INTEGRABLES congélateur 3 tiroirs



KFN 7774 D (Design)

- Combiné intégrable
 - Fixation de porte directe
 - 2 circuits DuplexCool
 - Froid dynamique DynaCool
 - **Volume 245 L : Réfri. 175 L + Congél. 70 L**
 - Classe énergétique D, 207 kWh/an
 - Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
 - Bandeau de commande FreshTouch
 - Eclairage LED FlexiLight 2.0
 - Eclairage du congélateur
 - **2 compartiments PerfectFresh Active 71 L**
 - **3 tablettes en verre**
 - Ajustement de la hauteur des balconnets
 - Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
 - ComfortSize
 - Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs télescopiques
 - Capacité de congélation 6kg/24h
 - Modes Shabbat, Party, Vacances
 - Fonctions SuperFroid et SuperFrost
 - Miele@home et WiFiConn@ct
 - **Paroi arrière sèche Inox anti-traces**
 - Alarme de porte ouverte
 - Fermeture douce SoftClose
 - Classe climatique SN-ST
- 2599 €* + 18 € éco-part. = 2617 €****



KFN 7785 D (Design)

- Combiné intégrable
 - Fixation de porte directe
 - 2 circuits DuplexCool
 - Froid dynamique DynaCool
 - **Volume 245 L : Réfri. 175 L + Congél. 70 L**
 - Classe énergétique D, 183 kWh/an
 - Classe de perception sonore B, 34 dB(A)
 - Bandeau de commande FreshTouch
 - Eclairage LED FlexiLight 2.0
 - Eclairage du congélateur
 - **1 compartiment DailyFresh**
 - 3 tablettes en verre
 - **FlexiTray**
 - Ajustement de la hauteur des balconnets
 - Nettoyage des balconnets au lave-vaisselle ComfortClean
 - ComfortSize
 - Congélateur 4* NoFrost 3 tiroirs télescopiques
 - **IceMaker (réservoir)**
 - Capacité de congélation 6kg/24h
 - Modes Shabbat, Party, Vacances
 - Fonctions SuperFroid et SuperFrost
 - Miele@home et WiFiConn@ct
 - Paroi arrière sèche Inox anti-traces
 - Alarme de porte ouverte
 - Fermeture douce SoftClose
 - Classe climatique SN-T
- 2799 €* + 18 € éco-part. = 2817 €****

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

CONGÉLATEURS INTÉGRABLES

Sous-plan



F 31202 Ui (Design)

- Congélateur 4* 3 tiroirs
- Fixation directe/pantographe
- Volume 95 L
- Classe énergétique E, 168 kWh/an
Classe de perception sonore B, 35 dB(A)
- Bandeau de commande PicTronic
- Technologie ComfortFrost
- Fonction **SuperFrost**
- Combinable Side-by-Side avec réfrigérateur
- Autonomie en cas de coupure : 24 h
- Classe climatique SN-T

1319 €* + 10 € éco-part = 1329 €**

Niche 140 cm



FNS 35402 i (Design)

- **Congélateur 4* 6 tiroirs**
- Technologie NoFrost
- Fixation directe/pantographe
- **Volume 159 L**
- **Classe énergétique F, 272 kWh/an**
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Bandeau de commande TouchControl
- **Éclairage LED**
- VarioRoom, fermeture SoftClose
- Mode Shabbat
- Fonction SuperFrost
- Autonomie en cas de coupure : 16 h
- Classe climatique SN-T
- **Installation Side-by-Side (livré avec Kit SBS)**
- **Compatible avec Miele@home et WifiConn@ct**

2199 €* + 18 € éco-part = 2217 €**

CONGÉLATEURS INTÉGRABLES

Niche 178 cm



FN 37402 i (Design)

- **Congélateur 4* 8 tiroirs**
- Technologie NoFrost
- Fixation directe/pantographe
- **Volume 217 L**
- Classe énergétique F, 298 kWh/an
Classe sonore C, 37 dB(A)
- Bandeau de commande TouchControl
- Éclairage LED
- VarioRoom, fermeture SoftClose
- Mode Shabbat
- Fonction SuperFrost
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- **Autonomie en cas de coupure : 14h**
- Classe climatique SN-T

2199 €* + 18 € éco-part = 2217 €**



FNS 37405 i (Design)

- Idem FN 37402 i pour une installation Side-by-Side (livré avec Kit SBS)
- Classe énergétique E, 239 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 37 dB(A)

2369 €* + 18 € éco-part = 2387 €**



16°

○ ● ○ V OK ^ = ☰

Miele

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des caves à vin Miele

Exclusivité Miele Kit sommelier

Le kit Sommelier, en exclusivité chez Miele, vous permet de faire de votre cave à vin l'espace personnel d'un fin connaisseur. Préparez vos vins les plus fins avec professionnalisme en les faisant décanter. Dégustez des champagnes et des vins blancs dans des verres rafraîchis. Chambrez toujours parfaitement vos bouteilles de vin après leur ouverture. Ayez constamment votre outillage complet à portée de main.



Zones de température

Réglables individuellement : vous pouvez entreposer et maintenir à la bonne température jusqu'à trois sortes de vin différentes.

Exclusivité Miele FlexiFrame Plus

Parfaitement en place : les entretoises amovibles dans le sens de la longueur et de la largeur permettent même de stocker des magnums.



Exclusivité Miele FlexiFrame

En un clin d'œil : taille des entretoises modulables selon la taille de la bouteille.

Présentoir de bouteilles « Selector »

Présentation élégante : les bouteilles sont légèrement surélevées sous la lumière tamisée de la cave à vin.

NoteBoard

Marquage personnalisé : une bande magnétique amovible se trouve à l'avant de chaque clayette en bois.

CAVE À VIN ENCASTRABLES

Sous-plan



KWT 6321 UG (Design)

- Froid dynamique DynaCool
- Volume 94 L
- **34 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)**
- Classe énergétique G, 142 kWh/an
Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- **Bandeau de commande TouchControl**
- 2 zones de température indépendantes et réglables de +5° à +20°C
- 3 clayettes en bois fixes
- **Filtre à charbon anti-odeurs**
- **Éclairage LED**
- Classe climatique SN-ST

2699 €* + 18 € éco-part = 2717 €**

Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



Kit de montage pour Active AirClean filtre KKF-FF

Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs

- Le charbon actif et le chitosan neutralisent les mauvaises odeurs
- Se place simplement sur le bord arrière du fond en verre
- Remplacer les 2 filtres env. tous les 6 mois (KKF-RF, réf. 7236280)
- Contenu : boîtier en plastique avec 2 filtres
- Peut équiper tous les réfrigérateurs et congélateurs. Selon les besoins – c'est-à-dire selon la quantité d'aliments dégageant des odeurs fortes – il peut être judicieux d'utiliser plusieurs jeux de filtres

Réf. 7236290

59,99 €*



Filtre Active AirClean KKF-RF

Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs

- Pour remplacer le filtre dans le boîtier plastique du KKF-FF (réf. 7236290)
- Intervalle de remplacement conseillé : env. tous les 6 mois
- Contenu : 2 filtres
- Pour remplacer les filtres dans le boîtier en plastique du KKF-FF sur les appareils sortant de l'usine ou ultérieurement. Tous les réfrigérateurs et congélateurs sauf MasterCool peuvent être équipés

Réf. 7236280

54,99 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin

- Pour la cave à vin posable KWT 683x SG(S)

Réf. 9447050

27,99 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-KWT

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin

- Pour les caves à vin KWT 63xx
- Pour la cave à vin encastrable KWT 7112 iG

Réf. 9945070

27,99 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-KWNS

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin.

- Pour la cave à vin KWNS 28462 E


Réf. 10806820

49,99 €*



Gain de place

Les accessoires tels que les porte-bouteilles vous font gagner un espace précieux dans l'enceinte de réfrigération et permettent de stabiliser les bouteilles. Vous disposez ainsi de plus de place pour les aliments, par ex. lorsque vous organisez une fête.




Porte-bouteilles KFR 10055

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les combinés réfrigérateur/ congélateur KD 26052 et KD 28052
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316060

49,99 €*



Porte-bouteilles KFR 10061

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les combinés réfrigérateur/ congélateur KD 26022 et KD 28032
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316080

49,99 €*




Porte-bouteilles KFR 10067

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les réfrigérateurs posables K 28202 et K 28302
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316090

49,99 €*




Porte-bouteilles KFR 30060 PF/KFR 30060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec le réfrigérateur posable K 30.000
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 30060 PF pour les appareils avec PerfectFresh
Réf. 9552700 49,99 €*
KFR 30060 pour les appareils sans PerfectFresh
Réf. 9552690 49,99 €*
Réf. 9552690 49,99 €*



Porte-bouteilles KFR 20060 PF/KFR 20060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les appareils K20.000 avec enceinte XL
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 20060 PF pour les appareils avec PerfectFresh
Réf. 10363580 49,99 €*
KFR 20060 pour les appareils sans PerfectFresh
Réf. 10363600 49,99 €*
Réf. 10363600 49,99 €*



Porte-bouteilles KFR 9000


Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les combinés réfrigérateur/congélateur KFN 2x1xx
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 6962260

49,99 €*
Réf. 6962260 49,99 €*


Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



Kit Side-by-Side KSK 28202

Pour installer côte à côte des appareils de réfrigération et de congélation posables
Pour le K 28202 D associé au FN 28262
Pour une installation côte à côte stable et durable
Combinaison des deux appareils indépendants pour une esthétique unifiée
Le congélateur doit être installé à gauche, et le réfrigérateur à droite

Réf. 10543880 blanc 69,99 €*
Réf. 10543900 inox 89,99 €*



Kit Side-by-Side KSK 6300

Pour installer côte à côte des caves à vin encastrables sous plan

Réf. 9799630 149,99 €*



Plaque de fond ENB 1060

Pour une dimension optimale de l'interstice entre les appareils encastrés Miele
En métal thermolaqué
Capacité de charge jusqu'à 60 kg
Avec vis et gabarit

Réf. 10810730 79,99 €*



Jeu d'adaptation SoftClose KSC 30

Pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte de l'appareil

- Compatible avec les appareils de froid encastrés K 30.000
- Amortisseur pour une fermeture douce et silencieuse de la porte de l'appareil
- Évite que les bouteilles s'entrechoquent dans la contre-porte
- Ferme automatiquement la porte si l'angle d'ouverture est inférieur à 30°

Réf. 10744380 69,99 €*

Accessoires pour MasterCool

Accessoires de décoration et de montage, filtre



Habillage frontal en inox KFP 1805 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des congélateurs MasterCool II

- Pour congélateurs MasterCool II de 45,7 cm de largeur (F 2411 Vi et F 2412 Vi)

Réf. 11499020

699,99 €*



Habillage frontal en inox KFP 3005 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des réfrigérateurs ou congélateurs MasterCool II

- Pour réfrigérateurs ou congélateurs MasterCool II de 76 cm de largeur (K 2801 Vi, K 2802 Vi, F 2811 Vi et F 2812 Vi)

Réf. 11499080

849,99 €



Habillage frontal en inox KFP 3605 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des réfrigérateurs MasterCool II

- Pour réfrigérateurs MasterCool II de 91,5 cm de largeur (K 2901 Vi et K 2902 Vi)

Réf. 11499100

899,99 €*



Habillage frontal en inox KFP 2445 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique pour congélateurs MasterCool II avec distributeur de glaçons

- Pour congélateurs MasterCool II de 61 cm de largeur (F 2671 Vi et F 2672 Vi)

Réf. 11499620

899,99 €*



Habillage frontal en inox KFP 3015 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique de la porte haute des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 76 cm de largeur (KF 2801 Vi, KF 2802 Vi)

Réf. 11499120

699,99*



Habillage frontal en inox KFP 3615 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique de la porte haute des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 91,5 cm de largeur (KF 2901 Vi, KF 2902 Vi, KF 2911 Vi et KF 2912 Vi)

Réf. 11499140

699,99 €*



Habillage frontal en inox KFP 2455 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des caves à vin MasterCool II

- Pour caves à vin MasterCool II de 61 cm de largeur (KWT 2611 Vi, KWT 2612 Vi, KWT 2671 ViS et KWT 2672 ViS)

Réf. 11499630

999,99 €



Habillage frontal en inox KFP 3025 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique du tiroir bas des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 76 cm de largeur (KF 2801 Vi et KF 2802 Vi)

Réf. 11499130

499,99 €*



Habillage frontal en inox KFP 3625 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique du tiroir bas des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 91,5 cm de largeur (KF 2901 Vi, KF 2902 Vi, KF 2911 Vi, KF 2912 Vi, KF 2981 Vi et KF 2982 Vi)

Réf. 11499150

499,99 €*

Accessoires pour MasterCool

Accessoires de décoration et de montage, filtre



Habillage frontal en inox KFP 3635 ed/cs plaque frontale

Pour un design extérieur esthétique des portes des combinés FrenchDoor MasterCool II

- Pour combinés FrenchDoor MasterCool II de 91,5 cm de largeur (KF 2981 Vi et KF 2982 Vi)
- Convient pour les portes droite et gauche (à commander par 2).

Réf. 11499420

549,99 €*



Élément de charnière KHK 2000 rh

Pour une porte ouvrant de gauche à droite sur tous les appareils MasterCool, à l'exception de :

- Combinés réfrigérateur/congélateur
- Congélateur avec distributeur d'eau/glaçons dans la porte

Réf. 10985010

99,99 €*



Élément de charnière KHK 2000 lh

Pour une porte ouvrant de la droite vers la gauche sur tous les appareils MasterCool, à l'exception de :

- Combinés réfrigérateur/congélateur
- Congélateur avec distributeur d'eau/glaçons dans la porte

Réf. 10985020

99,99 €*



Kit Side-by-Side KSK 2001

Pour encastrer les modèles MasterCool côte à côte

Réf. 10984120

799,99 €*



Pour une fraîcheur cristalline

Dans un cocktail ou une limonade, les glaçons sont destinés à refroidir les boissons sans altérer leur goût. Miele propose des filtres spéciaux afin de garantir que votre appareil MasterCool Miele prépare toujours des glaçons cristallins et neutres en goût à la demande.



Filtre à eau KB 1000 (pour MasterCool I)

Pour des glaçons cristallins • Filtre les matières en suspension dans l'eau du robinet • Pour tous les appareils MasterCool I avec fabrique à glaçons automatique IceMaker

Réf. 7134240

95,99 €*



Filtre à eau avec charbon actif KWF 1000 (pour MasterCool I)

Pour des glaçons cristallins et sans goût • Filtre les matières en suspension ainsi que les goûts et les odeurs • Pour tous les appareils MasterCool I avec fabrique à glaçons automatique IceMaker Réf. :

Réf. 7134220

99,99 €*






Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des aspirateurs traîneaux Miele avec sac à poussière

Exclusivité Miele

Poignée Comfort

Avec effet de levier : grâce à la fixation mobile du tuyau, la brosse peut facilement être manœuvrée.



Système de verrouillage pratique

Fixation solide : brosse, tube d'aspiration et poignée s'enclenchent fermement avec un clic bien audible.

Système Silence Plus

Agréable : avec une isolation phonique spéciale du moteur.



Enroulement de câble Comfort par simple pression

Très rapide et confortable : le câble entier s'enroule par une simple pression sur la pédale.



Exclusivité Miele

Système Compact

Faible encombrement : la brosse et la poignée peuvent être accrochées sur les deux côtés de l'aspirateur.



Exclusivité Miele

Roulettes pivotantes DynamicDrive¹⁾

Protège les sols : pneus en caoutchouc, roulettes pivotantes avec amortisseurs pour un déplacement tout en silence.

*selon le modèle

¹⁾ Brevet : EP 2409627 B1, US 20120017391 B2

Aspirateurs avec sac

Aspirateur Classic C1



Classic C1 EcoLine

- Bleu
- Brosse universelle (SBD 355-3)
- Poignée XXL
- Variateur rotatif à 6 positions
- Rayon d'action: 9 m
- 3 accessoires clipsés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- Système de filtration AirClean > 99,92 % de filtration****
- 550 W, 78 dB(A)
- Poids : 4,3 kg

179,99 €* + 1 € éco-part.= 180,99 €**

Réf. : 10652940



Classic C1 Powerline

- Blanc
- Brosse universelle (SBD 355-3)
- Poignée XXL
- Variateur rotatif à 6 positions
- Rayon d'action: 9 m
- 3 accessoires clipsés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- Système de filtration AirClean > 99,92 % de filtration****
- 800 W, 79 dB(A)
- Poids : 4,3 kg

179,99 €* + 1 € éco-part.= 180,99 €**

Réf. : 10655910



Classic C1 Parquet Ecoline

- Gris
- Brosse universelle (SBD 355-3)
- **Brosse parquet SBB 300-3**
- Poignée XXL
- Variateur rotatif à 6 positions
- Rayon d'action: 9 m
- 3 accessoires clipsés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- Système de filtration AirClean > 99,92 % de filtration****
- 550 W, 78 dB(A)
- Poids : 4,3 kg

199,99 €* + 1 € éco-part.= 200,99 €**

Réf. : 10652950

Aspirateur Compact



Compact C1 EcoLine

- Rouge
- Brosse universelle (SBD 355-3)
- Variateur rotatif à 6 positions
- Rayon d'action : 9 m
- 3 accessoires clipsés
- Sac HyClean 3D FJM 3,5 L
- Filtre AirClean Plus > 99,98 % de filtration***
- 550 W, 79 dB(A)
- Poids: 4,8 kg

199,99 €* + 1 € éco-part.= 200,99 €**

Réf. : 10659070



Compact C2 Silence EcoLine

- Pétrole
- **Brosse universelle (SBD 660-3)**
- **Poignée XXL**
- Variateur rotatif à 6 positions
- **Rayon d'action : 11 m**
- **Tube métal télescopique Comfort**
- **Enrouleur automatique Comfort**
- 3 accessoires clipsés
- Sac HyClean 3D FJM 3,5 L
- **Filtre AirClean Silence >99,92% de filtration*****
- 550 W, 68 dB(A) + position Silence 65 dB(A)
- Poids : 4,8 kg

229,99 €* + 1 € éco-part.= 230,99 €**

Réf. : 11619170

Aspirateur Complete C2



Complete C2 Excellence Ecoline

- Bleu
- Brosse universelle (SBD 355-3)
- Variateur rotatif à 6 positions
- Rayon d'action: 10 m
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- Filtre AirClean Plus > 99,98 % de filtration***
- 550 W, 79 dB(A)
- Poids : 6 kg

229,99 €* + 1 € éco-part.= 230,99 €**

Réf. : 10659100

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

*** Selon la norme EN 60312-1

Aspirateur Complete C2



Complete C2 Powerline

- Noir
- Brosse universelle (SBD 355-3)
- Variateur rotatif à 6 positions
- Rayon d'action : 10 m
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- **Filtre AirClean > 99,92 % de filtration*****
- **890 W**, 80 dB(A)
- Poids : 6 kg

229,99 €* + 1 € éco-part.= 230,99 €**

Réf. : 10658450



Complete C2 Parquet Ecoline

- Noir
- Brosse universelle (SBD 355-3)
- **Brosse parquet (SBB 300-3)**
- Variateur rotatif à 6 positions
- Rayon d'action : 10 m
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- **Filtre AirClean Plus > 99,98 % de filtration*****
- 550 W, 79 dB(A)
- Poids : 6 kg

249,99 € + 1 € éco-part.= 250,99 €**

Réf. : 10652460

Aspirateur Complete C3



Complete C3 Powerline

- Noir
- **Brosse universelle (SBD 365-3)**
- **Touches de commande électroniques - au pied**
- **Rayon d'action : 12 m**
- Tube métal télescopique Comfort
- Enrouleur automatique Comfort
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- **Filtre AirClean > 99,92 % de filtration*****
- **890 W**, 77 dB(A)
- Poids : 5,4 kg

259,99 € + 1 € éco-part.= 260,99 €**

Réf. : 10761450



Complete C3 Silence EcoLine

- Blanc
- **Brosse universelle (SBD 660-3)**
- **Touches de commande électroniques - au pied**
- Rayon d'action : 12 m
- Tube métal télescopique Comfort
- Enrouleur automatique Comfort
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- **Filtre AirClean Silence > 99,92 % de filtration*****
- **550 W, 64 dB(A) + position Silence 62 dB(A)**
- Poids : 5,4 kg

279,99 € + 1 € éco-part.= 280,99 €**

Réf. : 11050250



Complete C3 Silence Hardfloor

- Gris
- Brosse universelle (SBD 660-3)
- **Brosse sols durs (SBB 235-3)**
- **Touches de commande électroniques - au pied**
- Rayon d'action : 12 m
- Tube métal télescopique Comfort
- Enrouleur automatique Comfort
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- **Filtre AirClean Silence > 99,92 % de filtration*****
- 550 W, 64 dB(A) + position Silence 62 dB(A)
- Poids : 5,4 kg

299,99 € + 1 € éco-part.= 300,99 €**

Réf. : 11050260

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

*** Selon la norme EN 60312-1

Aspirateurs avec sac

Aspirateur Complete C3



Complete C3 Cat & Dog PowerLine

- Rouge framboise
- **Brosse universelle (SBD 365-3)**
- **Brosse TurboTeQ (305-3)**
- Touches de commande électroniques - au pied
- Rayon d'action : 12 m
- Tube métal télescopique Comfort
- Enrouleur automatique Comfort
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- **Filtre Active AirClean neutraliseur d'odeurs > 99,92 % de filtration*****
- **890 W, 76 dB(A)**
- Poids : 5,4 kg

359,99 €* + 1 € éco-part. = 360,99 €**

Réf. : 10653390



Complete C3 Parquet XL EcoLine

- Noir
- **Brosse universelle (SBD 660-3), Parquet XL (SBB 400-3)**
- Touches de commande électroniques - au pied
- Rayon d'action : 12 m
- Tube métal télescopique Comfort
- Enrouleur automatique Comfort
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- **Filtre AirClean Plus > 99,98 % de filtration*****
- **550 W, 74 dB(A)**
- Poids : 5,4 kg

369,99 €* + 1 € éco-part. = 370,99 €**

Réf. : 10653630



Complete C3 Special PowerLine

- Bleu marine
- **Brosse universelle (SBD 365-3), Brosse Parquet Twister (SBB 300-3), Brosse TurboTeQ (305-3)**
- **Poignée Comfort avec commandes**
- Touches de commande électroniques - au pied
- Rayon d'action: 12 m
- Tube métal télescopique Comfort
- Enrouleur automatique Comfort
- **3 roulettes DynamicDrive**
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- **Filtre HEPA 13 > 99,999% de filtration *****
- **890 W, 77 dB(A)**
- Poids : 5,4 kg

459,99 €* + 1 € éco-part. = 460,99 €**

Réf. : 10653530



Complete C3 Electro EcoLine

- Noir
- **Brosse Electro (SEB 228), Brosse universelle (SBD 365-3)**
- Touches de commande électroniques - au pied
- Rayon d'action : 12 m
- Enrouleur automatique Comfort
- **Poignée Comfort avec bouton d'activation de l'électrobrosse, câble intégré au tube**
- **Prise pour électrobrosse**
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- **Filtre HEPA 13 > 99,999% de filtration******
- **550 W, 80 dB(A)**
- Poids : 5,4 kg

559,99 €* + 1 € éco-part. = 560,99 €**

Réf. : 10653520

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

*** Selon la norme EN 60312-1



Quelles caractéristiques recherchez-vous ?

Les points forts* des aspirateurs traîneaux Miele sans sac



Performance optimale avec la technologie Vortex

Cette technologie permet d'allier une très bonne performance de nettoyage et un moteur à faible consommation. Elle permet également d'adapter la puissance du moteur en fonction du type de sol grâce au variateur de puissance à 4 positions.

Exclusivité Miele

Vidange hygiénique

Grâce au système de séparation des poussières ; les poussières fines sont séparées des poussières lourdes et sont stockées dans deux collecteurs différents. Pour plus d'hygiène lors du nettoyage.

Une ouverture simple

Manipulation facile : Il suffit d'appuyer sur le bouton pour que le récipient s'ouvre et se vide facilement vers le bas.



Filtre ComfortClean

Le nettoyage du filtre à poussières fines se déclenche automatiquement dès saturation.



Exclusivité Miele

Poignée confort

Grande maniabilité grâce à la poignée confort.



Exclusivité Miele

Accessoires intégrés

Toujours à portée de main : Deux accessoires dans l'appareil ainsi qu'une brosse aspirante font partis de l'équipement.

Aspirateurs sans sac

Blizzard CX1



Blizzard CX1 Ecoline

- Noir
- Brosse universelle double position (SBD 355-3)
- Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions
- 3 accessoires intégrés (suceur à coussin, suceur plat rangés à l'arrière et brosse à meubles jointe)
- Filtre permanent Hygiène Lifetime
- 550 W, 75 dB(A)
- Poids : 6,5 kg

299,99 €* + 1 € éco-part. = 300,99 €**

Réf. : 11051370



Blizzard CX1 Hardfloor Ecoline

- Rouge mangué
- Brosse universelle double position (SBD 355-3)
- **Brosse sols durs SBB 235-3**
- Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions
- 3 accessoires intégrés (suceur à coussin, suceur plat rangés à l'arrière et brosse à meubles jointe)
- **Filtre permanent HEPA Lifetime**
- 550 W, 75 dB(A)
- Poids : 6,5 kg

329,99 €* + 1 € éco-part. = 330,99 €**

Réf. : 11051360



Blizzard CX1 Cat&Dog Ecoline

- Blanc
- Brosse universelle double position (SBD 355-3)
- **Brosse TurboTeQ (STB305-3)**
- Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions
- 3 accessoires intégrés (suceur à coussin, suceur plat rangés à l'arrière et brosse à meubles jointe)
- Filtre permanent HEPA Lifetime
- 550 W, 75 dB(A)
- Poids : 6,5 kg

399,99 €* + 1 € éco-part. = 400,99 €**

Réf. : 11051350



Blizzard CX1 Comfort EcoLine

- Noir
- **Brosse universelle double position (SBD660-3)**
- **Brosse Parquet Twister XL (SBB400-3)**
- Variateur de puissance électronique à la commande / 4 positions
- **4 roulettes 360° Dynamic Drive**
- 3 accessoires (suceur à coussin et suceur plat rangés à l'arrière et brosse à meubles jointe)
- Filtre permanent HEPA Lifetime
- **Poignée Comfort avec commande à la poignée**
- 550 W, 73 dB(A)
- Poids : 6,5 kg

519,99 €* + 1 € éco-part. = 520,99 €**

Réf. : 10653240



Blizzard CX1 Electro EcoLine

- Gris graphite
- Brosse universelle double position (SBD660-3)
- **Brosse Electronique SEB 228**
- Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions
- 4 roulettes 360° Dynamic Drive
- 3 accessoires (suceur à coussin et suceur plat rangés à l'arrière et brosse à meubles jointe)
- Filtre permanent HEPA Lifetime
- **Poignée Comfort avec bouton d'activation de l'électrobrosse**
- 550 W, 80 dB(A)
- Poids : 6,5 kg

669,99 €* + 1 € éco-part. = 670,99 €**

Réf. : 10653230

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse. 207



Pourquoi choisir le Triflex?

Les points forts* des aspirateurs balais sans fil Miele

Exclusivité Miele Design 3 en 1

Le Triflex HX1 permet de s'ajuster parfaitement à votre quotidien. L'appareil est très modulable. Vous souhaitez dépoussiérer de grandes surfaces comme les salons ou les chambres à coucher ? Fixez le moteur en position basse de l'appareil. En fixant le moteur à la partie haute de votre appareil, vous pouvez aspirer sans problème sous des meubles ou au plafond. L'appareil peut également être utilisé seul, en mode aspirette, prêt à l'emploi : parfait pour aspirer rapidement les meubles ou les sièges de voiture. Le design 3en1 du Triflex HX1 vous donne encore plus de maniabilité pour aspirer toutes les surfaces.




Position quotidienne

Lorsque le moteur est placé en position haute, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale pour faire un nettoyage en hauteur par exemple.



Position confort

Manipulation tout en légèreté : avec le moteur placé en position basse l'appareil semble plus léger et permet ainsi d'aspirer plus confortablement de grandes surfaces. La «position parking» peut également être utilisée dans cette configuration.



Position occasionnelle

Pratique et rapide : Le Triflex en mode aspirette permet un nettoyage rapide des petites surfaces



Principe de chargement flexible

L'appareil peut être chargé sur support mural dans différentes positions : quotidienne et confort. Il est également possible de charger le Triflex indépendamment du support mural en branchant directement le câble sur la batterie.



Batterie amovible et rechargeable

Pleine puissance : la batterie se recharge également de façon indépendante.

*selon le modèle

Aspirateurs Triflex HX1

Triflex HX1



Triflex HX1

- Blanc lotus avec finitions Rose Gold
- 3 positions
- Autonomie jusqu'à 60 minutes / 125 m²
- Batterie amovible VARTA Lithium-ion
- 3 niveaux de puissance
- Temps de charge : 4 heures
- Electrobrosse XXL (SEB 430)
- Capacité du réservoir : 0,5 L
- Filtration Hygiene Lifetime : > 99,98% de filtration (IEC 62885-2)
- Support mural multi position avec accessoires intégrés
- Puissance : 170 W + 50 W, 25,2 V
- Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 80 dB(A) sur moquettes
- Poids : 3,6 kg

499,99 €* + 1,20 € éco-part = 501,19 €**

Réf. : 11333340



Triflex HX1

- Rouge rubis avec finitions Argent
- 3 positions
- Autonomie jusqu'à 60 minutes / 125 m²
- Batterie amovible VARTA Lithium-ion
- 3 niveaux de puissance
- Temps de charge : 4 heures
- Electrobrosse XXL (SEB 430)
- Capacité du réservoir : 0,5 L
- Filtration Hygiene Lifetime : > 99,98% de filtration (IEC 62885-2)
- Support mural multi position avec accessoires intégrés
- Puissance : 170 W + 50 W, 25,2 V
- Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 80 dB(A) sur moquettes
- Poids : 3,6 kg

499,99 €* + 1,20 € éco-part = 501,19 €**

Réf. : 11333360



Triflex HX1 Cat & Dog

- Noir obsidien avec finitions Rose Gold
- 3 positions
- Autonomie jusqu'à 60 minutes / 125 m²
- Batterie amovible VARTA Lithium-ion
- 3 niveaux de puissance
- Temps de charge : 4 heures
- **Electrobrosse XXL (SEB 435), rétroéclairage**
- **Electrobrosse Compacte (SEB 23)**
- Capacité du réservoir : 0,5 L
- **Filtration HEPA Lifetime : > 99,999 % de filtration (IEC 62885-2)**
- Support mural multi position avec accessoires intégrés
- Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
- Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 80 dB(A) sur moquettes
- Poids : 3,6 kg

629,99 €* + 1,20 € éco-part = 631,19 €**

Réf. : 11333370

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

Aspirateurs Triflex HX1

Triflex HX1



Triflex HX1 Pro

- Gris Infinite avec finitions Rose Gold
- 3 positions
- **Autonomie jusqu'à 120 minutes / 250 m²**
- **2 batteries interchangeables VARTA Lithium-ion**
- 3 niveaux de puissance
- **Chargeur supplémentaire**
- Temps de charge : 4 heures
- Electrobrosse XXL (SEB 435), rétroéclairage
- Capacité du réservoir : 0,5 L
- Filtre HEPA Lifetime : > 99,999 % de filtration (IEC 62885-2)
- Support mural multi position avec accessoires intégrés
- Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
- Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 80 dB(A) sur moquettes
- Poids : 3,6 kg

699,99 €* + 1,20 € éco-part = 701,19 €**

Réf. : 11333380

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.(3in1 signifie 3en1)



Bienvenue dans l'univers des services Miele

Des experts à votre service

Suite à votre achat dans un de nos magasins Miele ou chez un de nos partenaires, nous souhaitons nous assurer que vous commencerez à utiliser vos appareils Miele sans aucune difficulté.

La qualité et les technologies de pointe de nos produits sont le fruit de l'engagement et de la créativité des hommes et des femmes qui travaillent chez Miele, fidèles depuis plus de 100 ans à notre philosophie d'entreprise « Immer besser » qui signifie « Toujours mieux ».

A l'heure où la question écologique est une priorité pour tous, faire le choix d'un produit Miele c'est bénéficier d'une technologie qui garantit à la fois confort et excellence mais aussi économies d'eau et d'énergie.

Une qualité sans compromis, une durabilité qui s'inscrit dans le respect des générations futures et une offre de services complète pour vous accompagner tout au long de la durée de vie de votre appareil électroménager... autant de points forts qui font la renommée de Miele !

Miele vous accompagne

La qualité et l'excellence font partie des critères qui ont guidé votre choix sur un ou plusieurs produits Miele. Retrouvez ces valeurs de la marque dans notre offre de services : le centre de contacts, le service après-vente, nos contrats de service et nos services personnalisés.

Le Centre de contacts consommateurs Miele

Un contact direct et privilégié avec Miele 6 jours sur 7.

Le Service Après-Vente Miele

L'expertise de nos techniciens, le savoir-faire du Fabricant.

Nos contrats de service après-vente

Extension de garantie 10 ans : jusqu'à 10 années de tranquillité totale pour votre appareil.

Maintenance Service : une révision de votre appareil avec remplacement des pièces d'usure.

Des services personnalisés et individualisés

Installation, mise en service et services en ligne.

Les spécialistes Miele font la différence

Personne ne connaît mieux nos appareils que nos techniciens. Confiez vos appareils à ceux qui les ont conçus.

Pour plus d'informations sur le service de livraison et d'installation, veuillez consulter le site Internet miele.fr/service ou appeler la ligne Consommateurs au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé).

Conseils personnalisés à domicile

Un accompagnement personnalisé pour une expérience unique

Faire le choix Miele, c'est opter pour l'excellence et l'innovation. Afin de profiter pleinement des nombreuses fonctionnalités de vos appareils, Miele vous propose les conseils personnalisés à domicile.

Nous adaptons ce service à vos propres besoins. Nous vous apportons à domicile tous les conseils en matière de fonctionnalités et d'utilisation optimale de votre appareil Miele.

Nous paramétrons ensemble vos programmes préférés, nous vous expliquerons les fonctionnalités spécifiques à travers des conseils pour l'entretien et l'utilisation. Nous vous indiquerons également comment atteindre les meilleurs résultats en toute simplicité et vous livrerons en plus quelques astuces afin de profiter pleinement et durablement de vos appareils Miele.

Conseil personnalisé à domicile

Les experts de Miele vous conseillent individuellement – chez vous et sur vos équipements.

Réglage de vos programmes préférés

Grâce à une programmation individuelle, vos appareils sont parfaitement adaptés à vos besoins et à vos habitudes.

Conseils et astuces pour des résultats parfaits

Vous obtenez des recommandations utiles sur l'utilisation et l'entretien de votre appareil.



Extension de garantie

Jusqu'à 10 ans de tranquillité totale grâce à nos contrats de service après-vente

Miele est le seul fabricant d'électroménager à proposer une extension de garantie couvrant le fonctionnement de l'appareil jusqu'à son 10ème anniversaire.*

Jusqu'à 10 ans de tranquillité totale grâce à notre contrat de service après-vente

En choisissant un appareil Miele, vous avez opté pour une qualité inégalée, un confort d'utilisation optimal et la longévité.

Optez également pour la tranquillité en souscrivant à un contrat de service exclusif Miele pour 10 ans prolongeant la garantie légale de 2 ans de votre appareil.

Vous pouvez souscrire une Extension de garantie dans le mois suivant votre achat.

Sérénité totale

Pendant la durée de cette garantie, Miele intervient et prend en charge, sur présentation de votre Extension de garantie, la totalité des frais : pièces, main-d'oeuvre et déplacement.**

Remplacement à neuf

S'il est techniquement impossible de réparer votre appareil, Miele vous l'échangera contre un appareil neuf.

Service fiable et rapide

L'expertise de nos techniciens Miele présents sur toute la France vous garantit une assistance fiable et rapide.

Besoin d'une assistance à domicile ?

Prenez un rendez-vous en ligne : miele.fr/rdvsav

* Hors aspirateurs, machines à café, FashionMaster et gammes Smartbiz, Little Giants, ProfiLine et Profi@Work.

** Pour une utilisation de votre appareil à usage domestique et conforme au mode d'emploi du produit.





Maintenance Service

Préserver les valeurs

En optant pour un appareil Miele haut de gamme et de longue durée, vous avez fait le bon choix. Afin de profiter pleinement et durablement de vos appareils, Miele souhaite vous proposer un service de maintenance spécifique.

Dans le cadre de ce service, votre appareil Miele est entretenu de manière professionnelle par notre service après-vente. Avec un système de diagnostic spécialement développé par Miele, nous révisons votre appareil et le mettons à jour.

Outre le contrôle du bon fonctionnement de vos appareils, nos techniciens prodiguent conseils et astuces pour une utilisation optimum de votre appareil Miele et assurent son parfait nettoyage avec des produits d'entretien Miele, spécialement conçus pour un soin durable.

Préservation de la valeur de votre appareil

Grâce au nettoyage complet et à l'entretien des experts de Miele, vos appareils sont toujours dans un état impeccable.

Résultats parfaits

Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec un entretien régulier, des tests fonctionnels ainsi que des mises à jour de programme.

Des conseils précieux

Les experts de Miele mettent à votre disposition des conseils et astuces pour assurer une utilisation optimale de votre appareil.

Pour plus d'informations sur le service de maintenance, veuillez consulter le site Internet miele.fr/service ou appeler la ligne Consommateurs au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé).



Service après-vente Miele

Votre partenaire pour tous les types de services

En choisissant un appareil Miele, vous faites le choix de la durabilité et d'une qualité premium. Mais si vous avez besoin d'aide, le service après-vente Miele se fera un plaisir de vous aider de manière rapide et fiable.

Par service impeccable, nous n'entendons pas seulement une expertise technique en cas de réparation. Miele vous suit de la livraison et de l'installation de votre appareil jusqu'à la mise en service de ce dernier.

Toujours près de chez vous

Nos techniciens Miele et nos partenaires de service sélectionnés sont présents à travers tout le pays et peuvent se rendre rapidement chez vous.

Compétence

Nos techniciens sont spécialisés dans la réparation d'appareils électroménagers Miele. Nous vous garantissons ainsi une réparation rapide et adaptée.

Rapidité et efficacité

Avec le diagnostic informatique spécialement conçu pour les appareils Miele, les anomalies sont décelées rapidement. Plus de 90 % des interventions du service après-vente sont réalisées dès la première utilisation.

Fiabilité d'approvisionnement en pièces de rechange

Vous pouvez attendre une qualité exceptionnelle de nos pièces de rechange d'origine, mais aussi une disponibilité rapide, même de nombreuses années après l'achat de votre appareil Miele (15 ans après l'arrêt de fabrication de modèle).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.miele.fr.



Miele

Les Miele Experience Center

Les Miele Experience Center mettent en scène un univers d'excellence et de confort, offrant au public un espace unique de découverte et de conseil.

Ils offrent à tous un lieu privilégié d'échanges, ainsi qu'un écrin de prestige pour leurs gammes de modèles encastrables et posables, qui témoignent du savoir-faire, de l'innovation et des technologies de la marque : des hottes aux lave-vaisselle, en passant par les fours multifonctions, les fours vapeur, les machines à café, les aspirateurs, les lave-linge...

Design et technologie s'y épanouissent en toute harmonie, à travers des appareils performants, à la hauteur de toutes les exigences.



Le Miele Experience Center Paris Rive Gauche

Découvrez le flagshipstore dédié à l'art de vivre selon Miele. Vitrine exceptionnelle de la marque au coeur de Saint Germain des Près, quartier d'élection de la décoration et du design de Paris, il est ouvert aux particuliers comme aux professionnels et permet à tous de vivre l'expérience Miele sur 400 m². Tous les produits en exposition, gammes encastrables et posables, sont branchés et permettent d'expérimenter en direct la technologie de pointe, les performances et le grand confort d'utilisation des équipements Miele.

Le Miele Experience Center Paris Rive Droite

Découvrez un espace organisé sur 3 niveaux, entièrement dédié aux produits et innovations Miele. Vous plongerez dans un univers de design et de prestige où Miele se dévoile en un seul coup d'oeil.

Le Miele Experience Center Nice

Un espace unique d'exposition de l'ensemble de nos gammes dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.


Les Ateliers Miele

Miele propose des ateliers pour découvrir, par exemple, la cuisson vapeur, pour apprendre à utiliser son four combiné, des cours thématiques autour de la pâtisserie, de la cuisine du marché, de la cuisine des chefs...

Le blog culinaire "Cuisinez avec Miele"

A retrouver sur le blog, toutes les informations sur nos appareils de cuisson, les recettes de nos ateliers culinaires, les témoignages de nos Chefs Partenaires ainsi que les événements à venir. [Le QR code est à flasher sur la page de droite.](#)

Les Miele Experience Center vous accueillent le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h. Pour être reçu sans attendre, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé).





le



Cuisinez avec Miele

Miele Experience Center Paris

Rive gauche

30 rue du Bac

75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris

Rive droite

55 boulevard Malesherbes

75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000

285 avenue de Verdun

06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi

au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray

93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX

R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet

info@miele.fr

www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr



Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles