

**Miele**

Soin des sols

Aspirateurs Traîneaux avec sac, Traîneaux sans sac,  
Balais et Robots

Édition Septembre 2021

Miele. Immer Besser – Toujours mieux.\*



\* Toujours mieux



# Les points forts\* des aspirateurs Miele

## La performance des aspirateurs avec sacs


### **Exclusivité Miele** Poignée Comfort

Avec actionnement par levier : la fixation mobile du flexible facilite la manœuvre de la brosse.



### Système de verrouillage pratique

Rien ne se détache : la brosse, le tuyau d'aspiration et la poignée s'emboîtent d'un simple "clic".



### Système Silence plus

Plus de calme : L'isolation acoustique du moteur et le filtre Silence AirClean silencieux réduisent le bruit de l'aspirateur.



### Enroulement de câble automatique

Extra rapide et pratique : l'ensemble du câble est rétractable d'une simple pression sur la pédale de commande..



### **Exclusivité Miele** Compact-System

Gain de place : Le tube télescopique et la poignée peuvent être rangés des deux côtés de l'aspirateur.



### **Exclusivité Miele** Roues DynamicDrive<sup>1)</sup>

Doux au sol : Des pneus caoutchoutés et des roulettes pivotantes à 360° avec amortisseurs garantissent une conduite particulièrement silencieuse.

\* selon le modèle

<sup>1)</sup> Brevet : EP 2409627 B1, US 20120017391 B2

# Aspirateurs avec sac

## Aspirateur Classic C1



### Classic C1 EcoLine

- Bleu
  - Brosse universelle (SBD 355-3)
  - Poignée XXL
  - Variateur rotatif à 6 positions
  - Rayon d'action: 9 m
  - 3 accessoires clipsés
  - Sac HyClean 3D GN 4,5 L
  - Système de filtration AirClean > 99,92 % de filtration\*\*\*\*
  - 550 W, 78 dB(A)
  - Poids : 4,3 kg
- 189,99 €\* + 1 € éco-part.= 190,99 €\*\***  
Réf. : 10652940



### Classic C1 PowerLine

- Blanc
  - Brosse universelle (SBD 355-3)
  - Poignée XXL
  - Variateur rotatif à 6 positions
  - Rayon d'action: 9 m
  - 3 accessoires clipsés
  - Sac HyClean 3D GN 4,5 L
  - Système de filtration AirClean > 99,92 % de filtration\*\*\*\*
  - **800 W, 79 dB(A)**
  - Poids : 4,3 kg
- 189,99 €\* + 1 € éco-part.= 190,99 €\*\***  
Réf. : 10655910

## Aspirateur Compact C2



### Compact C2 EcoLine

- Rouge
  - Brosse universelle (SBD 355-3)
  - Poignée XXL
  - Variateur rotatif à 6 positions
  - **Rayon d'action : 11 m**
  - **Tube télescopique Comfort**
  - **Enrouleur automatique Comfort**
  - 3 accessoires clipsés
  - **Sac HyClean 3D FJM 3,5 L**
  - Filtre AirClean > 99,92 % de filtration\*\*\*\*
  - 550 W, 76 dB(A)
  - Poids: 4,8 kg
- 199,99 €\* + 1 € éco-part.= 200,99 €\*\***  
Réf. : 10886590



### Compact C2 Silence EcoLine

- Pétales
  - **Brosse universelle (SBD 660-3)**
  - Poignée XXL
  - Variateur rotatif à 6 positions
  - Rayon d'action: 11 m
  - Tube métal télescopique Comfort
  - Enrouleur automatique Comfort
  - 3 accessoires clipsés
  - Sac HyClean 3D FJM 3,5 L
  - **Filtre AirClean Silence >99,92% de filtration\*\*\***
  - **550 W, 68 dB(A) + position Silence 65 dB(A)**
  - Poids : 4,8 kg
- 239,99 €\* + 1 € éco-part.= 240,99 €\*\***  
Réf. : 11619170

## Aspirateur Complete C2



### Complete C2 Excellence EcoLine

- Bleu
  - Brosse universelle (SBD 355-3)
  - Variateur rotatif à 6 positions
  - Rayon d'action: **10 m**
  - **3 accessoires intégrés**
  - **Sac HyClean 3D GN 4,5 L**
  - **Filtre AirClean Plus > 99,98 % de filtration\*\*\***
  - 550 W, 79 dB(A)
  - Poids : 6 kg
- 239,99 €\* + 1 € éco-part.= 240,99 €\*\***  
Réf. : 10659100

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

\*\*\* Selon la norme EN 60312-1



### Complete C2 PowerLine

- Noir
- Brosse universelle (SBD 355-3)
- Variateur rotatif à 6 positions
- Rayon d'action: 10 m
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- **Filtre AirClean > 99,92 % de filtration\*\*\***
- **890 W, 80 dB(A)**
- Poids : 6 kg

239,99 €\* + 1 € éco-part.= 240,99 €\*\*

Réf. : 10658450

### Aspirateurs Complete C3



### Complete C3 PowerLine

- Jaune
- Brosse universelle (SBD 365-3)
- **Touches de commande électroniques - au pied**
- **Rayon d'action : 12 m**
- Tube métal télescopique Comfort
- Enrouleur automatique Comfort
- **3 accessoires intégrés**
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- Filtre AirClean > 99,92 % de filtration\*\*\*
- 890 W, 77 dB(A)
- Poids : 5,4 kg

269,99 €\* + 1 € éco-part.= 270,99 €\*\*

Réf. : 11665020



### Complete C3 PowerLine

- **Noir**
- Brosse universelle (SBD 365-3)
- Touches de commande électroniques - au pied
- Rayon d'action : 12 m
- Tube métal télescopique Comfort
- Enrouleur automatique Comfort
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- Filtre AirClean > 99,92 % de filtration\*\*\*
- 890 W, 77 dB(A)
- Poids : 5,4 kg

269,99 €\* + 1 € éco-part.= 270,99 €\*\*

Réf. : 10761450



### Complete C3 Silence EcoLine

- Blanc
- Brosse universelle (SBD 660-3)
- Touches de commande électroniques - au pied
- Rayon d'action : 12 m
- Tube métal télescopique Comfort
- Enrouleur automatique Comfort
- 3 accessoires intégrés
- Sac HyClean 3D GN 4,5 L
- **Filtre AirClean Silence > 99,92 % de filtration\*\*\***
- 550 W, 64 dB(A) + position Silence 62 dB(A)
- Poids : 5,4 kg

279,99 €\* + 1 € éco-part.= 280,99 €\*\*

Réf. : 11050250

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

\*\*\* Selon la norme EN 60312-1

# Aspirateurs avec sac

## Aspirateurs Complete C3



### Complete C3 Silence Hardfloor

- Gris
  - Brosse universelle (SBD 660-3)
  - **Brosse sols durs (SBB 235-3)**
  - Touches de commande électroniques - au pied
  - Rayon d'action : 12 m
  - Tube métal télescopique Comfort
  - Enrouleur automatique Comfort
  - 3 accessoires intégrés
  - Sac HyClean 3D GN 4,5 L
  - Filtre AirClean Silence > 99,92 % de filtration\*\*\*
  - 550 W, 64 dB(A) + position Silence 62 dB(A)
  - Poids : 5,4 kg
- 299,99 €\* + 1 € éco-part.= 300,99 €\*\***  
Réf. : 11050260



### Complete C3 Cat & Dog PowerLine

- Rouge framboise
  - **Brosse universelle (SBD 365-3)**
  - **Brosse TurboTeQ (305-3)**
  - Touches de commande électroniques - au pied
  - Rayon d'action : 12 m
  - Tube métal télescopique Comfort
  - Enrouleur automatique Comfort
  - 3 accessoires intégrés
  - Sac HyClean 3D GN 4,5 L
  - **Filtre Active AirClean neutraliseur d'odeurs > 99,92 % de filtration\*\*\***
  - **890 W, 76 dB(A)**
  - Poids : 5,4 kg
- 369,99 €\* + 1 € éco-part. = 370,99 €\*\***  
Réf. : 10653390



### Complete C3 Parquet XL EcoLine

- Noir
  - **Brosse universelle (SBD 660-3), Parquet XL (SBB 400-3)**
  - Touches de commande électroniques - au pied
  - Rayon d'action : 12 m
  - Tube métal télescopique Comfort
  - Enrouleur automatique Comfort
  - 3 accessoires intégrés
  - Sac HyClean 3D GN 4,5 L
  - **Filtre AirClean Plus > 99,98 % de filtration\*\*\***
  - **550 W, 74 dB(A)**
  - Poids : 5,4 kg
- 369,99 €\* + 1 € éco-part.= 370,99 €\*\***  
Réf. : 10653630



### Complete C3 Special PowerLine

- Bleu marine
  - **Brosse universelle (SBD 365-3)**
  - **Brosse Parquet Twister (SBB 300-3)**
  - **Brosse TurboTeQ (305-3)**
  - **Poignée Comfort avec commandes**
  - Touches de commande électroniques - au pied
  - Rayon d'action: 12 m
  - Tube métal télescopique Comfort
  - Enrouleur automatique Comfort
  - **3 roulettes DynamicDrive**
  - 3 accessoires intégrés
  - Sac HyClean 3D GN 4,5 L
  - **Filtre HEPA 13 > 99,999% de filtration \*\*\***
  - **890 W, 77 dB(A)**
  - Poids : 5,4 kg
- 469,99 €\* + 1 € éco-part. = 470,99 €\*\***  
Réf. : 10653530



### Complete C3 Electro EcoLine

- Noir
  - **Brosse Electro (SEB 228)**
  - Brosse universelle (SBD 365-3)
  - Touches de commande électroniques - au pied
  - Rayon d'action : 12 m
  - Enrouleur automatique Comfort
  - **Poignée Comfort avec bouton d'activation de l'électrobrosse, câble intégré au tube**
  - **Prise pour électrobrosse**
  - 3 accessoires intégrés
  - Sac HyClean 3D GN 4,5 L
  - Filtre HEPA 13 > 99,999% de filtration\*\*\*\*
  - **550 W, 80 dB(A)**
  - Poids : 5,4 kg
- 559,99 €\* + 1 € éco-part.= 560,99 €\*\***  
Réf. : 10653520

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

\*\*\* Selon la norme EN 60312-1





# Les points forts\* des aspirateurs sans sac

Plus d'hygiène grâce au système de séparation des poussières

## Performance optimale avec la technologie Vortex

Cette technologie permet d'allier une très bonne performance de nettoyage et un moteur à faible consommation. Elle permet également d'adapter la puissance du moteur en fonction du type de sol grâce au variateur de puissance à 4 positions.



## Design compact

Petit et performant : le design compact du Boost CX1 le rend très maniable même dans des espaces de vie exigus.



## Système TrackDrive

Une maniabilité et une stabilité à toute épreuve grâce aux 2 grandes roues latérales et à la roulette 360° du Boost CX1.



## Exclusivité Miele Vidange hygiénique

Grâce au système de séparation des poussières ; les poussières fines sont séparées des poussières lourdes et sont stockées dans deux collecteurs différents. La vidange se fait sans nuages de poussière !



## Filtere ComfortClean

Le nettoyage du filtre à poussières de Blizzard CX1 se déclenche automatiquement dès saturation, pour une grande tranquillité d'esprit.



## Exclusivité Miele Accessoires complets

Intégré ou sur clip : Les aspirateurs traîneaux sont équipés de suceur à coussins, suceur plat et brosse à meuble.

\* selon le modèle

# Aspirateurs sans sac

## Blizzard CX1



### Blizzard CX1 EcoLine

- Noir
- Brosse universelle double position (SBD 355-3)
- Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions
- Rayon d'action: 11 m
- Capacité du réservoir: 2 litres
- Filtre permanent Hygiène Lifetime
- Comfort clean: entretien automatique du filtre à poussières fines.
- 3 accessoires intégrés (suceur à coussin, suceur plat rangés à l'arrière et brosse à meubles jointe)
- 550 W, 75 dB(A)
- Poids : 6,5 kg

**319,99 €\* + 1 € éco-part. = 320,99 €\*\***

Réf. : 11051370



### Blizzard CX1 Hardfloor EcoLine

- Rouge mangué
- Brosse universelle double position (SBD 355-3)
- **Brosse sols durs (SBB 235-3)**
- Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions
- Rayon d'action: 11 m
- Capacité du réservoir: 2 litres
- **Filtre permanent HEPA Lifetime**
- Comfort clean: entretien automatique du filtre à poussières fines.
- 3 accessoires intégrés (suceur à coussin, suceur plat rangés à l'arrière et brosse à meubles jointe)
- 550 W, 75 dB(A)
- Poids : 6,5 kg

**349,99 €\* + 1 € éco-part. = 350,99 €\*\***

Réf. : 11051360



### Blizzard CX1 Cat&Dog EcoLine

- Blanc
- Brosse universelle double position (SBD 355-3)
- **Brosse TurboTeQ (STB 305-3)**
- Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions
- Rayon d'action: 11 m
- Capacité du réservoir: 2 litres
- Filtre permanent HEPA Lifetime
- Comfort clean: entretien automatique du filtre à poussières fines.
- 3 accessoires intégrés (suceur à coussin, suceur plat rangés à l'arrière et brosse à meubles jointe)
- 550 W, 75 dB(A)
- Poids : 6,5 kg

**399,99 €\* + 1 € éco-part. = 400,99 €\*\***

Réf. : 11051350



### Blizzard CX1 Comfort EcoLine

- Noir
- **Brosse universelle double position (SBD 660-3)**
- **Brosse Parquet Twister XL (SBB 400-3)**
- Variateur de puissance électronique à la commande / 4 positions
- 4 roulettes 360° Dynamic Drive
- Rayon d'action: 11 m
- Capacité du réservoir: 2 litres
- Filtre permanent HEPA Lifetime
- Comfort clean: entretien automatique du filtre à poussières fines.
- **Poignée Comfort avec commande à la poignée**
- 3 accessoires intégrés (suceur à coussin et suceur plat rangés à l'arrière et brosse à meubles jointe)
- 550 W, 73 dB(A)
- Poids : 6,5 kg

**519,99 €\* + 1 € éco-part. = 520,99 €\*\***

Réf. : 10653240



### Blizzard CX1 Electro EcoLine

- Gris graphite
- Brosse universelle double position (SBD660-3)
- **Brosse Electronique SEB 228**
- Variateur de puissance électronique à la commande / 4 positions
- 4 roulettes 360° Dynamic Drive
- Rayon d'action: 11 m
- Capacité du réservoir: 2 litres
- Filtre permanent HEPA Lifetime
- Comfort clean: entretien automatique du filtre à poussières fines
- Poignée Comfort avec bouton d'activation de l'électrobrosse
- 3 accessoires intégrés (suceur à coussin et suceur plat rangés à l'arrière et brosse à meubles jointe)
- 550 W, 80 dB(A)
- Poids : 6,5 kg

**669,99 €\* + 1 € éco-part. = 670,99 €\*\***

Réf. : 10653230

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

# Aspirateurs sans sac compacts : Boost CX1



## Boost CX1 PowerLine

- Blanc lotus avec liseré rouge
- Brosse universelle double position (SBD 365-3)
- Variateur de puissance électronique rotatif/4 positions
- Rayon d'action: 10 m
- Capacité du réservoir: 1 litre
- Filtre Hygiène AirClean
- 3 accessoires clipsés
- 890 W, 78 dB(A)
- Poids : 5,8 kg

299,99 €\* + 1 € éco-part. = 300,99 €  
Réf. : 11602450



## Boost CX1 PowerLine

- Gris graphite avec liseré bleu
- Brosse universelle double position (SBD 365-3)
- Variateur de puissance électronique rotatif/4 positions
- Rayon d'action: 10 m
- Capacité du réservoir: 1 litre
- Filtre Hygiène AirClean
- 3 accessoires clipsés
- 890 W, 78 dB(A)
- Poids : 5,8 kg

299,99 €\* + 1 € éco-part. = 300,99 €  
Réf. : 11602500



## Boost CX1 PowerLine

- Noir obsidien avec liseré rouge
- Brosse universelle double position (SBD 365-3)
- Variateur de puissance électronique rotatif/4 positions
- Rayon d'action: 10 m
- Capacité du réservoir: 1 litre
- Filtre Hygiène AirClean
- 3 accessoires clipsés
- 890 W, 78 dB(A)
- Poids : 5,8 kg

299,99 €\* + 1 € éco-part. = 300,99 €  
Réf. : 11602470



## Boost CX1 Parquet PowerLine

- Blanc lotus avec liseré rose gold
- Brosse universelle double position (SBD 365-3)
- **Brosse Parquet Twister SBB 300-3**
- Variateur de puissance électronique rotatif/4 positions
- Rayon d'action: 10 m
- Capacité du réservoir: 1 litre
- **Réservoir gris cristal**
- **Filtre HEPA AirClean**
- 3 accessoires clipsés
- 890 W, 78 dB(A)
- Poids : 5,8 kg

339,99 €\* + 1 € éco-part. = 340,99 €  
Réf. : 11602400



## Boost CX1 Cat&Dog PowerLine

- Noir obsidien avec liseré rose gold
- Brosse universelle double position (SBD 365-3)
- **Turbobrosse STB 305-3**
- Variateur de puissance électronique rotatif/4 positions
- Rayon d'action: 10 m
- Capacité du réservoir: 1 litre
- Réservoir gris cristal
- Filtre HEPA AirClean
- 3 accessoires clipsés
- 890 W, 78 dB(A)
- Poids : 5,8 kg

379,99 €\* + 1 € éco-part. = 380,99 €  
Réf. : 11602420



# Pourquoi choisir le Triflex ?

Les points forts\* des aspirateurs balais sans fil Miele

## **Exclusivité Miele** Design 3 en 1 breveté<sup>1)</sup>

Le Triflex HX1 permet de s'ajuster parfaitement à votre quotidien. L'appareil est très modulable. Vous souhaitez dépoussiérer de grandes surfaces comme les salons ou les chambres à coucher ? Fixez le moteur en position basse de l'appareil. En fixant le moteur à la partie haute de votre appareil, vous pouvez aspirer sans problème sous des meubles ou au plafond. L'appareil peut également être utilisé seul, en mode aspirette, prêt à l'emploi : parfait pour aspirer rapidement les meubles ou les sièges de voiture. Le design 3en1 du Triflex HX1 vous donne encore plus de maniabilité pour aspirer toutes les surfaces.




### **Mode quotidien**

Lorsque le moteur est placé en position haute, vous bénéficiez d'une flexibilité maximale pour faire un nettoyage en hauteur par exemple.



### **Mode confort**

Manipulation tout en légèreté : avec le moteur placé en position basse l'appareil semble plus léger et permet ainsi d'aspirer plus confortablement de grandes surfaces. La "position parking" peut également être utilisée dans cette configuration.



### **Mode compact**

Pratique et rapide : Le triflex en mode aspirette permet un nettoyage rapide des petites surfaces.



### **Principe de chargement flexible**

L'appareil peut être chargé sur support mural dans différentes positions : quotidienne et confort. Il est également possible de charger le Triflex indépendamment du support mural en branchant directement le câble sur la batterie.



### **Socle de chargement**

Pleine puissance : la batterie se recharge également de façon indépendante.

\* selon le modèle

<sup>1)</sup> Brevet : DE 102016105475 B4

# Aspirateurs Triflex HX1



## Triflex HX1

- Blanc lotus avec finitions Rose Gold
  - 3 positions
  - Autonomie jusqu'à 60 minutes / 125 m<sup>2</sup>
  - Batterie amovible VARTA Lithium-ion
  - 3 niveaux de puissance
  - Temps de charge : 4 heures
  - Electrobrosse XXL (SEB 430)
  - Capacité du réservoir : 0,5 L
  - Filtration Hygiene Lifetime : > 99,98% de filtration (norme EN 60312-1)
  - Support mural multi position avec accessoires intégrés
  - Puissance : 170 W + 50 W, 25,2 V
  - Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 80 dB(A) sur moquettes
  - Poids : 3,6 kg
- 499,99 €\* + 1,20 € éco-part = 501,19 €\*\***  
Réf. : 11333340



## Triflex HX1

- Gris graphite avec finitions Rose Gold
  - 3 positions
  - Autonomie jusqu'à 60 minutes / 125 m<sup>2</sup>
  - Batterie amovible VARTA Lithium-ion
  - 3 niveaux de puissance
  - Temps de charge : 4 heures
  - Electrobrosse XXL (SEB 430)
  - Capacité du réservoir : 0,5 L
  - Filtration Hygiene Lifetime : > 99,98% de filtration (norme EN 60312-1)
  - Support mural multi position avec accessoires intégrés
  - Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
  - Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 80 dB(A) sur moquettes
  - Poids : 3,6 kg
- 499,99 €\* + 1,20 € éco-part = 501,19 €\*\***  
Réf. : 11333350



## Triflex HX1

- Rouge rubis avec finitions Argent
  - 3 positions
  - Autonomie jusqu'à 60 minutes / 125 m<sup>2</sup>
  - Batterie amovible VARTA Lithium-ion
  - 3 niveaux de puissance
  - Temps de charge : 4 heures
  - Electrobrosse XXL (SEB 430)
  - Capacité du réservoir : 0,5 L
  - Filtration Hygiene Lifetime : > 99,98% de filtration (norme EN 60312-1)
  - Support mural multi position avec accessoires intégrés
  - Puissance : 170 W + 50 W, 25,2 V
  - Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 80 dB(A) sur moquettes
  - Poids : 3,6 kg
- 499,99 €\* + 1,20 € éco-part = 501,19 €\*\***  
Réf. : 11333360



## Triflex HX1 Performance

- Blanc lotus avec finition Rose Gold
  - 3 positions
  - **Autonomie jusqu'à 120 minutes / 250 m<sup>2</sup>**
  - **2 batteries interchangeables VARTA Lithium-ion**
  - 3 niveaux de puissance
  - Temps de charge : 4 heures
  - Electrobrosse XXL (SEB 430)
  - Capacité du réservoir : 0,5 L
  - Filtration Hygiene Lifetime : >99,98% de filtration (norme EN 60312-1)
  - Support mural multi position avec accessoires intégrés
  - Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
  - Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 80 dB(A) sur moquettes
  - Poids : 3,6 kg
- 599,99 €\* + 1,20 € éco-part = 601,19 €\*\***  
Réf. : 11456940



## Triflex HX1 Cat & Dog

- Noir obsidien avec finitions Rose Gold
  - 3 positions
  - **Autonomie jusqu'à 60 minutes / 125 m<sup>2</sup>**
  - **Batterie amovible VARTA Lithium-ion**
  - 3 niveaux de puissance
  - Temps de charge : 4 heures
  - **Electrobrosse XXL (SEB 435), rétroéclairage**
  - **Electrobrosse Compacte (SEB 23)**
  - Capacité du réservoir : 0,5 L
  - **Filtration HEPA Lifetime : > 99,999 % de filtration (norme EN1822/2011)**
  - Support mural multi position avec accessoires intégrés
  - Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
  - Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 80 dB(A) sur moquettes
  - Poids : 3,6 kg
- 629,99 €\* + 1,20 € éco-part = 631,19 €\*\***  
Réf. : 11333370



## Triflex HX1 Runner

- Rouge rubis avec finitions Argent
  - 3 positions
  - **Autonomie jusqu'à 120 minutes / 250 m<sup>2</sup>**
  - **2 batteries interchangeables VARTA Lithium-ion**
  - 3 niveaux de puissance
  - Temps de charge : 4 heures
  - **Electrobrosse XXL (SEB 435), rétroéclairage**
  - Capacité du réservoir : 0,5 L
  - **Filtre Hygiène Lifetime : > 99,98 % de filtration (norme EN 60312-1)**
  - Support mural multi position avec accessoires intégrés
  - Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
  - Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 80 dB(A) sur moquettes
  - Poids : 3,6 kg
- 639,99 €\* + 1,20 € éco-part = 641,19 €\*\***  
Réf. : 11456950

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse. / (3in1 signifie 3en1)

# Aspirateurs Triflex HX1



## Triflex HX1 Pro

- Gris Infinite avec finitions Rose Gold
- 3 positions
- Autonomie jusqu'à 120 minutes / 250 m<sup>2</sup>
- 2 batteries interchangeables VARTA Lithium-ion
- 3 niveaux de puissance
- **Chargeur supplémentaire**
- Temps de charge : 4 heures
- Electrobrosse XXL (SEB 435), rétroéclairage
- Capacité du réservoir : 0,5 L
- **Filtre HEPA Lifetime : > 99,999 % de filtration (norme EN 1822/2011)**
- Support mural multi position avec accessoires intégrés
- Puissance: 170 W + 50 W, 25,2 V
- Niveau sonore: 78 dB(A) sur sols durs / 80 dB(A) sur moquettes
- Poids : 3,6 kg

**699,99 €\* + 1,20 € éco-part = 701,19 €\*\***

Réf. : 11333380

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.(3in1 signifie 3en1)



# Les points forts\* des aspirateurs robots

Le ménage en toute autonomie

## Quattro Cleaning Power

Parfait pour tapis et sol dur : système de nettoyage à quatre niveaux pour une absorption efficace de la poussière.



## Navigation intelligente 3D

Navigation intelligente : Deux caméras à l'avant permettent la détection d'objets en 3D extrêmement précise.



## Application Miele Scout<sup>1)</sup>

Simple et pratique : La nouvelle application Miele Scout apporte un grand confort d'utilisation et de nombreuses fonctionnalités (état d'avancement du ménage, paramétrage des plages horaires, définition de pièces bloquées...)



## Home Vision HD<sup>2)</sup>

Jetez un coup d'œil à la maison : Transmission cryptée d'images en direct de la caméra avant vers un appareil mobile.



**Exclusivité Miele**

## Corner Brush

Il nettoie partout: les brosses latérales pivotantes dépassent de l'appareil pour aspirer le long des plinthes et atteindre tous les recoins.



## Autonomie 120 min non-stop

Une longue durée d'utilisation, parfaite pour couvrir une superficie jusqu'à 120 m<sup>2</sup>.

\* selon le modèle

<sup>1)</sup> Disponible pour un terminal mobile (configuration minimale à consulter sur l'App Store.)

<sup>2)</sup> La qualité de la transmission dépend de la vitesse de votre connexion à Internet et des performances de votre terminal mobile.

# Aspirateurs robots



## Scout RX3 Runner

- Navigation Systématique avec vue 3D et cartographie de la pièce
- 4 modes de programmation (Auto, Silence, Turbo, Zone restreinte)
- Connecté : Nouvelle application Miele Scout
- Départ programmable
- Multiples possibilités de programmation
- Autonomie 120 minutes
- Temps de charge: 3-4 heures
- 71 dB(A)
- Capacité réservoir : 0,4 L
- Système de filtration AirClean Plus
- Entretien facile avec brosse de nettoyage incluse
- Hauteur franchissable : 17 mm
- Capteur gyroscopique
- 7 capteurs anti-collision
- 3 capteurs anti-chute
- 2 sets de brosses latérales (Nouveau: 20 bras et 6 bras)
- 1 nouveau rouleau cylindrique central avec lèvres en caoutchouc
- 1 m de mur virtuel (bande magnétique)
- Télécommande
- Batterie li-ion
- Couleur : noir obsidien avec liseré bronze
- 3,2 kg, hauteur 85 mm

699,99 €\* + 1 € éco-part. = 700,99 €\*\*

Réf. : 11713560



## Scout RX3 Home Vision HD

- Navigation Systématique avec vue 3D et cartographie de la pièce
- 4 modes de programmation (Auto, Silence, Turbo, Zone restreinte)
- Connecté : Nouvelle application Miele Scout
- **Fonction Home Vision HD (accès haute définition à la vue du Scout en temps réel sur l'application)**
- Départ programmable
- Multiples possibilités de programmation
- Autonomie 120 minutes
- Temps de charge: 3-4 heures
- 71 dB(A)
- Capacité réservoir : 0,4 L
- Système de filtration AirClean Plus
- Entretien facile avec brosse de nettoyage incluse
- Hauteur franchissable : 17 mm
- Capteur gyroscopique
- 7 capteurs anti-collision
- 3 capteurs anti-chute
- 2 sets de brosses latérales (Nouveau: 20 bras et 6 bras)
- 1 nouveau rouleau cylindrique central avec lèvres en caoutchouc
- 1 m de mur virtuel (bande magnétique)
- Télécommande
- Batterie li-ion
- **Couleur : noir obsidien avec liseré rose gold**
- 3,2 kg, hauteur 85 mm

749,99 €\* + 1 € éco-part. = 750,99 €\*\*

Réf. : 11713550

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse.

\*\*\* Selon la norme EN 60312-1



09:30

# Accessoires pour aspirateurs robots RX3




## Bande magnétique RX-MB

Délimite les zones interdites d'accès à l'aspirateur robot

- Permet de délimiter provisoirement ou durablement certaines zones
- Par exemple pour interdire l'accès à certaines pièces ou à un tapis
- Contenu : 4 bandes magnétiques de 1 mètre, bandes adhésives
- Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX1, RX2 et RX3

Réf. 10802450

28,99 €\*




## Brosses latérales pour tapis/moquettes RX2/RX3-SB6

Pour un nettoyage en profondeur des bordures et coins

- Avec poils synthétiques de grande qualité très résistants
- Brosses à 6 bras
- Pour une utilisation sur tapis et moquettes
- Contenu : 2 brosses (gauche et droite)
- Un remplacement annuel est recommandé pour conserver des performances optimales
- Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX2 et RX3

Réf. 10592090

26,99 €\*



**Nouveau**

## Brosses latérales universelles RX2/RX3-SB20

Pour un nettoyage en profondeur des bordures et coins

- Avec poils synthétiques haut de gamme très résistants
- Brosses à 20 bras
- Pour une utilisation sur sols durs principalement (compatible également avec les moquettes et tapis à poils courts)
- Contenu : 2 brosses (gauche et droite)
- Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX2 et RX3

Réf. 11724180

26,99 €\*



## Filtre AirClean Plus RX2/RX3-AP

Retient efficacement les poussières et assainit l'air

- Filtration des particules de poussière en suspension dans l'air aspiré
- Protège le moteur pour préserver la performance de nettoyage
- Contenu : 1 filtre, 1 pré-filtre
- Filtre à changer 2 fois/an
- Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX2 et RX3

Réf. 10592080

21,99 €\*



## Rouleau brosse RX3-BW

Rouleau brosse pour robot RX3

- Elimine même la saleté incrustée grâce à son mouvement rotatif
- Avec des poils synthétiques de grande qualité, très résistants
- Changer environ 1x/an pour conserver des performances optimales.
- Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX3

Réf. 11724200

29,99 €\*



## Set de lèvres d'étanchéité RX2/RX3-DL

Pour une aspiration efficace et fiable de la poussière.

- Montage simple
- A changer une fois/an
- Contenu: 1 joint d'étanchéité
- Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX2 et RX3

Réf.10592100

29,99 €\*



**Nouveau**

## Pack accessoires Scout RX3 RX3-A

Pack accessoires pour robots

- Idéal pour conserver des performances optimales
- Accessoires à changer 1 fois/an
- Contient: 2 filtres AirClean Plus, 2 brosses latérales universelles (gauche et droite), set de lèvres d'étanchéité, rouleau brosse.
- Compatible avec le Scout RX3.

Réf.: 11793930

99,99 €\*

# Accessoires pour Triflex



## Filtre à poussières fines HX FSF

Retient efficacement les poussières fines

- Filtre les particules de poussière en suspension dans l'air aspiré
- Filtre à changer tous les 3 ans
- Pour Triflex HX1

Réf. 11385020

39,99 €\*



## Mini Electrobrosse HX SEB 23

- Idéale pour propriétaires d'animaux
- Aspiration et brossage simultanés pour décoller efficacement les poussières, cheveux, poils d'animaux, fils sur les fauteuils, les revêtements capitonnés et la voiture
- Largeur 16 cm

Réf. 11384950

89,99 €\*



## Chargeur batterie HX LS

Chargeur pour batterie lithium ion HX LA

- Pour charger simultanément une deuxième batterie pendant que le Triflex charge
- Indicateurs lumineux pour le niveau de charge

Réf. 11384900

89,99 €\*



## Batterie Li-ion HX LA

Batterie amovible Lithium ion

- Offre une autonomie jusqu'à 60 minutes en fonction des conditions d'utilisation
- Permet de nettoyer une surface de 125 m<sup>2</sup> en une charge
- 25,2 Volts / 2500 mAh

Réf. 11384710

129,99 €\*

# Brosses universelles

Pour tapis et sols durs



## Des accessoires multifonctions

Les brosses universelles Miele sont une solution pratique pour les espaces qui combinent plusieurs revêtements de sol. Leur brosse rentre ou sort par simple pression sur la pédale afin de s'adapter au type de revêtement.



### Brosse AllTeQ Eco Double Position SBD 285-3

Brosse universelle pour un nettoyage simplissime, en particulier sur les tapis et moquettes

- Brosse rétractable
- Semelle entièrement métallique à double articulation pour nettoyer vos tapis facilement et tout en douceur
- Fente d'aspiration plus large pour une aspiration en profondeur
- Les grandes roulettes revêtues de caoutchouc protègent vos sols durs contre les rayures
- Le large ramasse-fils sous la brosse récupère aussi les cheveux

Réf. 7253830

69,99 €\*



### Brosse AllTeQ Eco Double Position SBD 365-3

Brosse universelle pour un nettoyage simplissime

- Poils rétractables pour s'adapter au type de sol.
- Fente d'aspiration large pour une aspiration efficace.
- Un large ramasse-fils, efficace pour l'aspiration des cheveux.
- Les roulettes en caoutchouc protègent vos sols durs contre les rayures.
- Brosse de remplacement pour les modèles à wattage inférieur à 1000 W.

Réf. 11607410

74,99 €\*

# Brosses pour sols durs

## Brosses pour sols durs fragiles ou résistants



### Respecte les sols, se faufile partout et vous fait gagner du temps

De nombreux sols tels que le parquet, le stratifié, le grès poli et les carrelages haut de gamme sont très sensibles aux éraflures. Les brosses pour parquet Miele ont été mises au point pour préserver la beauté de vos sols délicats. Avec leur brosse souple, elles glissent facilement sur le sol et le respectent.

Les brosses pour sols durs Miele sont idéales pour nettoyer les carrelages résistants et les sols durs texturés.

Toutes les brosses se fauillent partout et tournent dans toutes les directions grâce à leur tête pivotante !



#### Brosse Hardfloor Twister-3

- Brosse spéciale pour carrelage et sols durs irréguliers.
- Largeur de 30 cm pour une grande rapidité d'aspiration
- Forme extra-plate pour se fauiller partout
- Tête pivotante à 180° de chaque côté pour tourner facilement dans toutes les directions
- Se faufile sans effort dans les moindre recoins.
- L'implantation serrée des poils sur la brosse permet d'aspirer dans les interstices et rainures du sol.

Réf. 9730770

59,99 €\*



#### Parquet Twister SBB 300-3

- Brosse spéciale pour les sols durs fragiles.
- Largeur de 30 cm pour une grande rapidité d'aspiration
- Forme extra-plate pour se fauiller partout
- Tête pivotante à 180° de chaque côté pour tourner facilement dans toutes les directions
- Se faufile sans effort dans les moindre recoins.
- Poils naturels souples pour glisser facilement et avec une grande maniabilité sur vos sols.

Réf. 7155710

64,99 €\*



#### Parquet Twister XL SBB 400-3

- Brosse XL spéciale pour les sols durs fragiles. Largeur XL de 41 cm pour encore plus de rapidité d'aspiration
- Forme extra-plate pour se fauiller partout
- Tête pivotante à 180° de chaque côté pour tourner facilement dans toutes les directions
- Se faufile sans effort dans les moindre recoins.
- Poils naturels souples pour glisser facilement et avec une grande maniabilité sur vos sols.

Réf. 7101160

69,99 €\*

# Brosses Turbo

Pour tapis et moquettes



## Pour des tapis impeccables qui restent beaux longtemps : Miele TurboTeQ

Même si elles sont apparemment propres en surface, les moquettes doivent être aspirées très régulièrement. Il faut les brosser et les aspirer simultanément afin d'éliminer poussières, cheveux et peluches enfouies dans leur épaisseur. La force d'aspiration entraîne la brosse cylindrique de la turbobrosse Miele pour débarrasser efficacement vos moquettes de toutes les salissures.

En les aspirant régulièrement et en redressant bien leurs fibres, vos moquettes restent belles et impeccables plus longtemps !

La brosse TurboTeQ s'adapte sur pratiquement tous les aspirateurs Miele.

**Elle est idéale pour les propriétaires d'animaux domestiques ou les tapis et moquettes à poils courts.**



**Exclusivité  
Miele**

### TurboTeQ STB 305-3

Pour un nettoyage rapide et en profondeur des tapis à poils courts


- Élimine les cheveux et poils, les fils et les peluches, même sur les tapis délicats
- Idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques
- Sans raccordement séparé, entraînement direct par puissance d'aspiration
- Ne colle pas aux tapis grâce au curseur d'air secondaire
- Compatible avec tous les aspirateurs traîneaux

Réf. 10455360

129,99 €\*

# Électrobrosses

Pour tapis épais et à poils longs



## Des tapis parfaitement nettoyés et beaux longtemps grâce aux électrobrosses Miele

Les tapis épais et à poils longs peuvent être particulièrement difficiles à nettoyer car la poussière, les cheveux et les peluches s'y nichent facilement. Il faut donc les brosser et les aspirer simultanément. Les électrobrosses Miele sont parfaites pour cette tâche: la brosse rotative contribue à écarter et à redresser les poils des tapis et à en extraire la poussière, les poils et les cheveux beaucoup plus facilement et efficacement qu'avec une brosse classique.

De plus, le mouvement rotatif de la brosse permet également de redresser les fibres des tapis et évite leur affaissement avec le temps.

Pour les appareils avec flexible d'aspiration électrisé



### Electobrosse SEB 217-3

- Pour un nettoyage rapide et en profondeur de vos tapis et moquettes (contact direct)
- La brosse cylindrique élimine même les saletés les plus tenaces
- Entraînement par moteur pour un brossage et une aspiration homogènes
- Fixé directement aux appareils équipés de la prise spécifique

Réf. : 7250160

139,99 €\*



### Electro Premium SEB 236

- Grande largeur avec rétroéclairage pour un nettoyage rapide et en profondeur des moquettes.
- La brosse cylindrique élimine même les saletés les plus tenaces
  - Poignée SpotLight pour éclairer les moindres recoins.
  - Réglage de la hauteur sur cinq niveaux pour s'adapter à toutes les hauteurs de tapis
  - Entraînement par moteur pour un brossage et une aspiration homogènes quel que soit le dénivelé
  - Fixé directement aux appareils équipés de la prise spécifique

Réf. 7243060

229,99 €\*



### Electro Plus SEB 228

- Grande largeur pour un nettoyage rapide et en profondeur de tous types de tapis et moquettes
- La brosse cylindrique élimine même les saletés les plus tenaces
  - Réglage de la hauteur sur cinq niveaux pour s'adapter à toutes les hauteurs de tapis
  - Entraînement par moteur pour un brossage et une aspiration homogènes quel que soit le dénivelé
  - Fixé directement aux appareils équipés de la prise spécifique

Réf. 10170640

179,99 €\*

# Accessoires pratiques pour atteindre les zones difficiles d'accès ou pour aspirer les surfaces fragiles



## Suceur plat pour coussins et matelas SMD 10

- Pour aspirer entre le sommier et le matelas ou entre les coussins du canapé
- Ramasse-fils sous la brosse qui récupère aussi les cheveux
  - Etroit pour aspirer jusque dans les petits interstices
  - A fixer directement sur les poignées des aspirateurs Miele

Réf. 7252280 10,99 €\*



## Suceur plat 149 mm (pièce détachée)

- Pour nettoyer les interstices longs et étroits.
- Longueur de 14,9 cm
  - Se fixe directement sur toutes les poignées des aspirateurs Miele

Réf. 9442630 12,49 €\*



## Suceur extra-long SFD 10 et SFD 20

- Pour nettoyer les interstices profonds
- Parfait pour le nettoyage des tamis de sèche-linge
  - Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé (SFD10)

SFD 10 : 300 mm  
Réf. 11607350 12,99 €\*

SFD 20 : 560 mm, flexible  
Réf. 7252100 15,99 €\*

\* Plastique Recyclé



## Suceur à coussin (pièce détachée)

Pratique et utile, le suceur à coussins permet de nettoyer facilement et rapidement coussins, canapés, matelas et rideaux épais

Réf. 9442620 15,49 €\*



## Brosse meubles à tête pivotante SSP 10

- Pour nettoyer en douceur des éléments/surfaces fragiles grâce aux brosses en poils naturels
- Tête pivotante réglable sur plusieurs positions
  - Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer votre mobilier
  - A fixer directement sur les poignées des aspirateurs Miele

Réf. 7132710 16,99 €\*



## Suceur à coussin large SPD20

- Pour le nettoyage simple, rapide et efficace des meubles capitonnés.
- Suceur flexible pour une plus grande souplesse d'aspiration
  - Un large ramasse-fils, efficace pour l'aspiration des cheveux
  - Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé

Réf. 11483910 21,99 €\*

\* Plastique Recyclé



### Brosse radiateur SHB 30

Pour un nettoyage aisé des radiateurs et des zones difficiles d'accès

- Aspiration efficace des interstices grâce à la forme plate
- Compatible avec tous les suceurs longs Miele
- Avec des poils synthétiques robustes
- Compatible avec tous les aspirateurs Miele

Réf. 9660490

22,99 €\*



### Brosse réglable universelle SUB 20

Pour nettoyer les surfaces fragiles en douceur grâce aux brosses en poils naturels

- Brosse à tête pivotante réglable
- Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer votre mobilier
- En poils naturels pour un nettoyage en douceur
- Se fixe au choix sur la poignée, le tube d'aspiration ou le flexible des aspirateurs Miele

Réf. 7475870

32,99 €\*



### Mini Turbobrosse STB 101

Mini Turbobrosse avec large embout (16 cm) pour une élimination efficace des cheveux, poils et peluches sur les canapés, matelas, sièges automobiles et tapis.

- Brosse à tête pivotante à adapter selon le contexte d'aspiration
- Bord renforcé pour venir à bout des salissures incrustées
- Convient aux droitiers et aux gauchers
- Nettoyage rapide et simple grâce à son ouverture arrière
- Se fixe sur la poignée, le tube d'aspiration ou le flexible

Réf. 7252850

49,99 €\*



### Poignée flexible (pièce détachée)

Adaptable sur tous les aspirateurs traîneaux Miele  
Idéale pour le renouvellement

Réf. 9442601

32,99 €\*



### Poignée Spotlight Comfort SGC 20

Pour éclairer les surfaces d'aspiration

- Comprend un éclairage LED intégré qui s'active par simple pression sur un bouton
- Offre un confort supplémentaire pour éclairer les zones d'ombre aussi bien sur les sols que sur les surfaces hautes
- Adaptable uniquement sur certains modèles

Réf. 9385930

49,99 €\*



### Tube télescopique confort (pièce détachée)

- Tout inox
- Prise en main et déploiement sans effort !
- S'adaptent à la poignée de votre aspirateur traîneau Miele
- Ajustable à la taille de chacun : protège le dos des utilisateurs
- Pratique à ranger et à transporter
- Tube télescopique (2 pièces)
- L 98 cm déplié

Réf. 10615280

69,99 €\*

# Filtres d'évacuation d'origine Miele

Pour les appareils des séries Complete C2-C3, Compact C1-C2, S4, S5, S6 et S8



## Filtre AirClean Plus SF AP 50

Filtration efficace pour un air ambiant purifié

- L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
- Avec indicateur de remplacement de filtre timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 10107860

24,99 €\*



## Filtre Silence AirClean SF SA 50

Nette réduction des bruits gênants

- Pour réduire les bruits générés par le flux d'air et le moteur
- L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
- Avec indicateur de remplacement de filtre timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 10781510

24,99 €\*



## Filtre Active AirClean SF-AA 50

Pour une filtration efficace des mauvaises odeurs

- Avec charbon actif : idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques et les fumeurs
- Avec indicateur de remplacement de filtre timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 9616110

24,99 €\*



## Filtre HEPA AirClean SF HA 50

Piège efficacement les poussières fines et les allergènes


- Idéal pour les personnes allergiques aux acariens,  $\geq 99,95$  % de rétention totale des poussières
- HEPA classe 13 selon EN 1822/2011
- Avec indicateur de remplacement de filtre timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 9616280

34,99 €\*



Pour les appareils des séries Complete C1, Classic C1\*\*, Dynamic U1, S2, S300-800 et S7



### Filtre Active AirClean SF AA 30

Pour une filtration efficace des mauvaises odeurs

- Avec charbon actif : idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques et les fumeurs
- Avec indicateur de remplacement de filtre timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 9616080

24,99 €\*



### Filtre HEPA AirClean SF HA 30

Piège efficacement les poussières fines et les allergènes

- Idéal pour les personnes allergiques aux acariens, ≥ 99,95 % de rétention totale des poussières
- HEPA classe 13 selon EN 1822/2011
- Avec indicateur de remplacement de filtre timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 9616270

34,99 €\*

Pour tous les aspirateurs Miele  
(sauf aspirateurs balais S1,  
Swing H1)



### Filtre AirClean SF SAC 20/30

Filtration efficace pour les besoins du quotidien.

- Piège efficacement la poussière
- L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- A utiliser avec une entretoise pour Filtre AirClean
- Contenu : 3 filtres

Réf. 3944711

14,99 €\*

Pour tous les aspirateurs balais  
Miele S1 et Swing H1



### Filtre AirClean Plus SF H 10

Retient même les plus petites particules auxquelles les personnes allergiques sont sensibles

- Piège efficacement la poussière
- L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 7364560

39,99 €\*



### Entretoise pour filtre AirClean (pièce détachée)

Permet d'installer en toute sécurité les filtres AirClean  
Réf.5986973 (Compact C1/C2, Complete C2) 6,99 €\*  
Réf.10971050 (Complete C3) 8,99 €\*

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Compatible uniquement avec les modèles Classic C1 à partir du numéro de fabrication 49/

# Filtres d'évacuation d'origine Miele



**Nouveau**

## Filtre à poussières fines CX FSF

Filtre à poussières fines pour Boost CX1

- Composé d'un matériau plissé et d'une partie en mousse
- A changer tous les 3 ans

Réf. 11639250

39,99 €\*



**Nouveau**

## Filtre Hygiène AirClean SF HY 60

Filtre Hygiène (filtre après moteur) pour un air plus sain dans la pièce

- Emplacement pour écrire la date à laquelle le filtre a été mis en place
- A changer tous les ans

Réf. 11639240

24,99 €\*



**Nouveau**

## Filtre HEPA AirClean SF HA 60

Filtre HEPA (filtre après moteur) pour un air plus sain dans la pièce

- Filtre les microparticules les plus fines, idéal pour les personnes allergiques
- A changer tous les ans.

Réf. 11639210

34,99 €\*

*Boost CX1*



# Sacs aspirateur d'origine Miele

Sacs aspirateur  
d'origine Miele

Complete C3  
Complete C2  
Classic C1  
S 8000 - S 8999 S8  
S 5000 - S 5999 S5  
S 2000 - S 2999 S2  
S 800 - S 858  
S 600 - S 658



## Sac à poussière HyClean 3D Efficiency GN

Pour que la poussière reste dans le sac

- Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière fine
- Aucun contact avec la poussière grâce à la fermeture Hygiène
- Durée de vie plus longue avec la technologie 3D du sac aspirateur
- Contenu : 4 sacs à poussière, 1 filtre de protection moteur, 1 filtre d'évacuation
- Pour une autonomie d'environ 1 an

Réf. 9917730

18,99 €\*



## Pack XL HyClean 3D Efficiency GN

8 sacs à poussière HyClean GN à prix avantageux

- Contient : 8 sacs, 2 filtres moteur, 2 filtres d'évacuation

Réf. 10455000

34,99 €\*



## Pack XXL HyClean 3D Efficiency GN

16 sacs à poussière HyClean GN à prix avantageux

- Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de protection moteur, 4 filtres d'évacuation

Réf. 10408410

64,99 €\*



## Box garantie Plus HyClean 3D Efficiency GN

Prolongez la garantie de votre aspirateur Miele jusqu'à 5 ans grâce à cette box.

- Extension de garantie + 3 ans
- 4 boîtes de sacs emballés dans une boîte de rangement pratique
- Contenu: 16 sacs à poussière, 4 filtres pour moteur, 4 filtres à évacuation.

Réf. 11452130

79,99 €\*

S 6000 - S 6999 S6  
 S 4000 - S 4999 S4  
 S 700 - S 799  
 S 500 - S 578  
 S 300i - S 399  
 S 290 - S 299  
 S 241 - S 256i

Compact C2  
 Compact C1  
 Complete C1



### Sac à poussière HyClean 3D Efficiency FJM

- Pour que la poussière reste dans le sac
- Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière fine
  - Aucun contact avec la poussière grâce à la fermeture Hygiène
  - Durée de vie plus longue avec la technologie 3D du sac aspirateur
  - Contenu : 4 sacs à poussière, 1 filtre de protection moteur, 1 filtre d'évacuation

Réf. 9917710 18,99 €\*



### Pack XL HyClean 3D Efficiency FJM

- 8 sacs à poussière HyClean FJM à prix avantageux
- Contient : 8 sacs, 2 filtres moteur, 2 filtres d'évacuation

Réf. : 10455090 34,99 €\*

S 140 - S 168 S1  
 S 190 - S 198

Swing H1



### Pack XXL HyClean 3D Efficiency FJM

- 16 sacs à poussière HyClean FJM à prix avantageux
- Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de protection moteur, 4 filtres d'évacuation

Réf. 10408420 64,99 €\*



### Box Garantie Plus HyClean 3D Efficiency FJM

- Prolongez la garantie de votre aspirateur Miele jusqu'à 5 ans grâce à cette box.
- Extension de garantie + 3 ans
  - 4 boîtes de sacs emballés dans une boîte de rangement pratique
  - Contenu: 16 sacs à poussière, 4 filtres pour moteur, 4 filtres à évacuation.

Réf. 11452140 79,99 €\*



### Sac à poussière HyClean KK

- Pour que la poussière reste dans le sac
- Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière fine
  - Efficacité maximale, même avec une aspiration à puissance minimale
  - Contenu : 5 sacs à poussière, 1 filtre de protection moteur, 1 filtre d'évacuation

Réf. 10123260 19,99 €\*

## Miele Experience Center Paris

### Rive gauche

30 rue du Bac  
75007 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## Miele Experience Center Paris

### Rive droite

55 boulevard Malesherbes  
75008 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000  
285 avenue de Verdun  
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.  
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : [info@miele.fr](mailto:info@miele.fr).

## Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray  
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX  
R.C.S Bobigny B 708 203 088

## Internet

[info@miele.fr](mailto:info@miele.fr)  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)

## La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

[pieces@miele.fr](mailto:pieces@miele.fr)

## Support technique revendeur

**Tél. : 01 49 39 44 88**

E-mail : [support.technique@miele.fr](mailto:support.technique@miele.fr)



Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles