

Miele

Les machines à café automatiques

Édition Avril 2021

Miele. Immer Besser.*





Cappuccino

Les points forts* des machines à café posables Miele

Le plaisir du café en toute liberté !

Le plaisir de déguster un bon café

Tous les composants de nos machines à café automatiques sont pensés pour offrir une savoureuse expérience de dégustation. Les grains de café sont moulus en douceur, préservant ainsi leurs qualités gustatives. La technologie de préparation intelligente permet à la fève d'exprimer tout son arôme : pour une dégustation parfaite du café.



CM Touch

La CM7 vous offre une commande facile et intuitive pour accéder à toutes vos envies d'une simple pression de doigt. L'écran CM Touch en est la parfaite illustration avec son affichage en texte clair.



Nettoyage facile

Un entretien facilité grâce à l'unité de percolation amovible qui se rince à l'eau et qui se nettoie également au lave-vaisselle.



Exclusivité Miele CoffeeSelect¹⁾

Un goût parfait : Espresso, Café long, Cappuccino, Latte Machiatto, Café Latte... Grâce aux trois bacs à grains de grande capacité vous pouvez sélectionner le type de grain parfaitement adapté à votre boisson préférée et cela sans risque de mélange.



Exclusivité Miele AutoDescale²⁾

Plus besoin de détartre les CM 7550 et CM 7750. Elle le fait d'elle-même grâce à la fonction brevetée AutoDescale.



Exclusivité Miele CupSensor³⁾

Distance idéale : le CupSensor détecte la hauteur des tasses et positionne automatiquement la buse centrale à la bonne position.

* selon modèle

¹⁾ Brevet : EP 2957199, jusqu'au 16/06/2035, BE, CH, DE, GB

²⁾ Brevet : EP 2705783 B1, US 201400060338 A1

³⁾ Brevet : EP 2454976 B1

Machines à café automatiques CM5 Silence et CM6 MilkPerfection

Machines à café automatiques CM5 Silence, modèles 50% plus silencieux que les précédentes CM5



CM 5310 Silence (Excellence)

- Noir obsidien, Framboise
- AromaticSystem
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu - Ecran affleurant, Préparation de 10 boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses)
- Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L
- Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm

899,99 €* + 0,24 € éco-part = 900,23 €**



CM 5510 Silence (Classic)

- Alu argenté Metallic, Bronze
- AromaticSystem
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu - Ecran affleurant, Préparation de **11 boissons** dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, **Eau chaude**, fonction cafetière (3 à 8 tasses)
- Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L
- **2 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm

999,99 €* + 0,24 € éco-part = 1000,23 €**



CM 5710 Silence (Classic)

- Bronze
- AromaticSystem
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu - Ecran affleurant, Préparation de 11 boissons idem CM 5510, fonction cafetière (3 à 8 tasses)
- Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L
- 2 profils utilisateurs, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- **Bon offrant 1kg de café et une verseuse isotherme d'1L**
- Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm

1099 €* + 0,24 € éco-part = 1099,24 €**

Machines à café automatiques CM6 MilkPerfection



CM 6160 MilkPerfection (Excellence)

- Noir obsidien
- AromaticSystem
- **Connectée : WifiConn@ct**
- **4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et Party**
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu, **Préparation de 21 boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Eau chaude, fonction cafetière (3 à 8 tasses)**
- Réservoir : à grains 300 g / à eau 1,8 L
- **4 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- **BrilliantLight**
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm

4 1199 €* + 0,24 € éco-part = 1199,24 €**



CM 6360 MilkPerfection (Classic)

- Noir obs. CleanSteelMetallic, Blanc Lotus CleanSteelMetallic, Noir obs. BronzePearlFinish
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- **4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et Party**
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de 21 boissons idem CM 6160
- Réservoir : à grains 300 g / à eau 1,8 L
- **8 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait par tasse, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation, Récipient à lait en verre (0,7 L), BrilliantLight, **Chauffe Tasse**
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm

1299 €* + 0,24 € éco-part = 1299,24 €**



CM 6560 MilkPerfection (Excellence)

- Noir obs. PearlFinish, Gris graphite PearlFinish
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- **4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et Party**
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grain ou moulu, Préparation de 21 boissons idem CM 6360
- Réservoir à grains 300 g / à eau 1,8 L
- **8 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation, Récipient à lait en verre (0,7 L), BrilliantLight, Chauffe Tasse
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- **Bon offrant 1kg de café et une verseuse isotherme d'1 L**
- H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm

1499 €* + 0,24 € éco-part = 1499,24 €**

* Prix de vente maximal conseillé en TTC

** Prix de vente maximal conseillé en TTC éco-part incluse

Machines à café automatiques CM7



CM 7350 (Classic)

- Noir obsidien
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de **23 boissons** dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses) et eau chaude
- **Réservoir : à grains 500 g / à eau 2,2 L**
- 8 profils utilisateurs, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- **Récipient à lait isotherme en Inox (0,5 L)**
- **Chauffe-tasse revêtement Inox, BrilliantLight**
- CupSensor
- Démarrage et arrêt auto.
- Détartrage manuel
- Rinçage auto
- **Dim : H 39,7 x L 31,1 x P 44,5 cm**

2099 €* + 0,24 € éco-part = 2099,24 €**



CM 7550 (Classic)

- Noir obsidien, Blanc brillant
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de 23 boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses) et eau chaude
- Réservoir : à grains 500 g / à eau 2,2 L
- **10 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Récipient à lait isotherme en Inox (0,5 L)
- Chauffe-tasse revêtement Inox, BrilliantLight
- CupSensor
- Démarrage et arrêt auto.,
- **Détartrage entièrement automatisé avec cartouche de détartrage intégrée**
- Rinçage auto
- **Dim : H 39,7 x L 31,1 x P 44,5 cm**

2399 €* + 0,24 € éco-part = 2399,24 €**



CM 7750 (Classic)

- Noir obsidien
- **AromaticSystemFresh**
- Connectée : WifiConn@ct
- Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de 23 boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses) et eau chaude
- Réservoir : **3 bacs à grains (210, 180, 150 g) capacité totale de 540 g** / à eau 2,2 L
- 10 profils utilisateurs, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Récipient à lait isotherme en Inox (0,5 L)
- Chauffe-tasse revêtement Inox, BrilliantLight
- CupSensor
- Démarrage et arrêt auto.
- Détartrage entièrement automatisé avec cartouche de détartrage intégrée
- Rinçage auto
- **Dim : H 42 x L 31,1 x P 44,5 cm**

2699 €* + 0,24 € éco-part = 2699,24 €**

* Prix de vente maximal conseillé en TTC

** Prix de vente maximal conseillé en TTC éco-part incluse

Café Miele



Café Miele Black Edition ONE FOR ALL 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour espresso, café long et spécialités à base de lait
- 100 % arabica
- Origine : Colombie, Nicaragua, Honduras, Brésil
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Goût corsé avec une légère note fruitée
- 4 x 250 g

Réf. : 11029990

**29,99 €*
29,99 €/kg**



Café Miele Black Edition ESPRESSO 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour espresso
- 80 % arabica, 20% robusta
- Origine Arabica : Colombie, Honduras, Brésil / Robusta : Inde
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Goût intense avec une note épicée et chocolatée
- 4 x 250 g

Réf. : 11029490

**29,99 €*
29,99 €/kg**



Café Miele Black Edition CAFÉ CREMA 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour café long et spécialités à base de lait
- 100 % arabica
- Origine : Ethiopie, Colombie, Pérou
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Arôme léger et équilibré avec une note florale
- 4 x 250 g

Réf. : 11028700

**29,99 €*
29,99 €/kg**



Café Miele Black Edition DECAF 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour espresso, café long et spécialités à base de lait
- 100 % arabica
- Origine : Colombie
- Certifié commerce équitable, issu d'une agriculture biologique et décaféiné selon une méthode biologique
- Arôme espresso : corsé et très intense
- Arôme café long : doux et légèrement fruité
- 4 x 250 g

Réf. : 11029810

**29,99 €*
29,99 €/kg**

Accessoires



Verseuse CJ Jug 1L

Verseuse isotherme en inox poli, incassable :

- Capacité 1L, correspond à 8 tasses de café
- Parfaitement adaptée aux machines à café CM et CVA
- Facile à nettoyer grâce à son couvercle tout amovible

Réf. : 10694310

99,99 €



MB-CM-G

Réceptif à lait en verre

- Maintient le lait au frais pour préparer une mousse de lait parfaite
- Pour une mousse de lait onctueuse
- Pour les machines à café automatiques posables CM5, CM6 et CM7
- Volume de remplissage 0,7 L

Réf. : 11574240

64,99 €



Pastilles de nettoyage pour machines à café

- Les pastilles nettoient et dégraissent l'unité de percolation de votre machine à café à grains (encastrable et posable) ou le réceptacle à capsules de votre machine à café Nespresso
- Contenance : 10 pastilles de 2 grammes emballées individuellement

Réf. : 11201200

20,99 €
749,64 €/kg



Nettoyant pour conduits de lait

- Ce nettoyant est à utiliser quotidiennement, après usage des conduits de lait de votre machine à café à grains, modèle CVA et CM.
- Contenance : 100 sachets

Réf. : 10180270

21,99 €
59,43 €/kg



Pastilles de détartrage

Pour machines à café CVA et CM, fours avec fonction HydraCook et fours vapeur

- Elimination efficace des dépôts de calcaire
- Efficacité maximale et soin des appareils
- Formule Miele spécifiquement adaptée
- Pas de résidus chimiques
- Contenance : 6 pastilles

Réf. : 10178330

19,99 €
66,63 €/kg



Cartouche filtrante CM7

- Cartouche détartrante pour machine à café posable CM 7500
- Elimination quotidienne des dépôts de calcaire
- Contenance 80g (dure env. 1 an)

Réf. : 10224080

59,99 €

Miele Experience Center Paris

Rive gauche

30 rue du Bac
75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris

Rive droite

55 boulevard Malesherbes
75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet

info@miele.fr

www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr



Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles