

**Miele**

# Appareils de froid et caves à vin posables

Édition Mars 2021

Miele. Immer Besser.\*



\*Toujours mieux



# Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

## Les points forts\* des appareils de froid posables Miele

### PerfectFresh Pro

Les aliments restent frais jusqu'à 5 fois plus longtemps. Dans la zone réglée automatiquement à une température entre 0 et +3 °C, la viande, le poisson et de nombreux produits laitiers peuvent se conserver jusqu'à trois fois plus longtemps. Grâce à l'optimisation du réglage d'humidité sur le tiroir, les fruits et les légumes restent même frais jusqu'à cinq fois plus longtemps. L'éclairage LED intégré permet une parfaite vue d'ensemble à l'intérieur du tiroir. PerfectFresh Pro est par conséquent la meilleure méthode de conservation Miele.



### PerfectFresh

De la fraîcheur trois fois plus longtemps : la température de conservation optimale pour les fruits et légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers.



### Exclusivité Miele FlexiLight

Le nouvel éclairage LED de tablette en verre FlexiLight éclaire l'enceinte sans éblouir et avec un éclat unique.



### Click2open

Ouverture facile : même sur les appareils sans poignée, la porte s'ouvre sans effort.



### NoFrost

Plus jamais de dégivrage : grâce à la réfrigération par air pulsé, il ne se forme plus de glace dans l'enceinte, ce qui rend tout dégivrage superflu.



### Édition Blackboard

Personnalisable : avec un feutre craie ou une craie classique, vous pouvez écrire et dessiner sur la façade de l'appareil.

# RÉFRIGÉRATEURS POSABLES

Simple porte - Hauteur 85 cm



## K 12010 S-2 (Classic)

- Volume 149 l
- F, 116 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 1 bac à légumes
- 3 tablettes en verre
- ComfortClean
- Poignée fixe
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: H 85 x L 55,4 x P 62,3 cm

**499,99 €\* + 10 € éco-part = 509,99 €\*\***



## K 12012 S-3 (Classic)

- **Avec compartiment congélateur 4\***
- **Volume 133 l : Réfri. 117 l + Congél. 17 l**
- F, 184 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
- 1 bac à légumes
- **2 tablettes en verre**
- Poignée fixe
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: H 85 x L 55,4 x P 62,3 cm

**499,99 €\* + 10 € éco-part = 509,99 €\*\***

Simple porte – Hauteur 185 cm



## K 28202 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- Volume 386 l
- F, 151 kWh/an  
Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
- Tout utile, 2 bacs à légumes sur rails, 5 tablettes en verre + porte bouteilles métal
- Poignée à dépression EasyOpen, Éclairage LED, Bandeau de commande TouchControl, Alerte sonore/visuelle Porte ouverte et Température, ComfortClean
- Combinable avec le Congélateur FN 28262
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : K 28202 D ws

**999,99 €\* + 18 € éco-part. = 1017,99 €\*\***

Inox anti-traces (façade) : K 28202 D edt/cs

**1199 €\* + 18 € éco-part. = 1217 €\*\***

# COMBINABLES SIDE-BY-SIDE



## KS 28423 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage FlexiLight**, ComfortClean
- **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

1999 €\* + 18 € éco-part. = 2017 €\*\*



## KS 28463 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2299 €\* + 18 € éco-part. = 2317 €\*\*



## KS 28463 D bb (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2399 €\* + 23 € éco-part. = 2422 €\*\*

# RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Largeur réduite 55 cm



## KD 26052 ws (Classic)

- Volume 265 l : Réfri. 212 l + Congél. 54 l
- F, 240 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- Eclairage LED
- Commande manuelle
- 2 bacs à légumes, 3 tablettes verre
- Congélateur 4\* 2 tiroirs ComfortFrost
- VarioRoom
- ComfortClean
- Poignées fixes
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: H 161,2 x L 55 x P 63 cm

699,99 €\* + 18 € éco-part = 717,99 €\*\*

Hauteur 162 cm



## KD 28052 ws (Classic)

- **Volume 296 l** : Réfri. 212 l + **Congél. 84 l**
- F, 280 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- Eclairage LED
- Commande manuelle
- 2 bacs à légumes, 3 tablettes verre
- Congélateur 4\* **3 tiroirs ComfortFrost**
- VarioRoom
- ComfortClean
- Poignées fixes
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: **H 181,2** x L 55 x P 63 cm

749,99 €\* + 18 € éco-part = 767,99 €\*\*



## KD 26022 (Classic)

- Froid statique - 1 circuit de froid
- **Volume 278 l** : Réfri. 223 l + Congél. 55 l
- F, 243 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- 2 bacs à légumes, 3 tablettes en verre, Congélateur 4\* 2 tiroirs ComfortFrost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Écran TFT sensitif FreshTouch, Alerte sonore / visuelle porte ouverte et température, ComfortClean
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Mode Shabbat
- Classe climatique SN-ST
- Dim.: H 162,3 x L 60 x P 62,5 cm

Coloris blanc : KD 26022 ws

**749,99 €\* + 18 € éco-part. = 767,99 €\*\***

Coloris argent : KD 26022 edo

**799,99 €\* + 18 € éco-part. = 817,99 €\*\***

# RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Hauteur 186 cm



## KFN 28132 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 310 l : Réfri. 209 l + Congél. 110 l
- E, 246 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 40 dB(A)
- 1 bac à légumes, 4 tablettes en verre
- Congélateur 4\* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Affichage PicTronic, Alerte sonore porte ouverte, Réfri. et Température Congél., ComfortClean
- Mode Shabbat
- VarioRoom, Fonction SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 186,1 x L 60 x P 65,5 cm

Coloris blanc : KFN 28132 D ws

899,99 €\* + 18 € éco-part = 917,99 €\*\*

Inox anti-traces : KFN 28132 D edt/cs

999,99 €\* + 18 € éco-part = 1017,99 €\*\*

Hauteur 201 cm,  
4 tiroirs de congélation



## KFN 29142 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 334 l : Réfri. 199 l + Congél. 135 l
- E, 246 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 40 dB(A)
- 1 bac légumes, 3 tablettes en verre, Congélateur 4\* 4 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Affichage PicTronic, Mode Shabbat
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Alerte sonore/visuelle porte ouverte et température, ComfortClean
- Classe climatique SN-T
- Dim. : H 201,1 x L 60 x P 65,5 cm

Coloris blanc : KFN 29142 D ws

999,99 €\* + 18 € éco-part = 1017,99 €\*\*

Inox anti-traces : KFN 29142 D edt/cs

1099 €\* + 18 € éco-part = 1117 €\*\*

Hauteur 201 cm



## KFN 29133 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 344 l : Réfri. 243 l + Congél. 101 l
- D, 201 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
- 1 bac à légumes, 5 tablettes en verre
- Congélateur 4\* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Affichage PicTronic, Alerte sonore porte ouverte Réfri. et Température Congél., ComfortClean, Mode Shabbat
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 201,1 x L 60 x P 65,5 cm

Coloris blanc : KFN 29133 D ws

1099 €\* + 18 € éco-part = 1117 €\*\*

Inox anti-traces : KFN 29133 D edt/cs

1249 €\* + 18 € éco-part = 1267 €\*\*

# RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Hauteur 201 cm



## KFN 29233 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 Circuits de froid
- **Volume 365 l : Réfri. 262 l + Congél. 104 l**
- **DailyFresh**
- **D, 203 kWh/an**  
Classe de perception sonore **C, 36 dB(A)**
- **4 tablettes en verre + porte-bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase, Congélateur 4\* 3 tiroirs No Frost**
- Poignées intégrées à dépression **Click2Open, Éclairage LED, Écran TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore/ visuelle porte ouverte et température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances**
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 201 x L 60 x P **67,5 cm**

Coloris blanc : KFN 29233 D ws  
**1399 €\* + 23 € éco-part. = 1422 €\*\***  
 Inox anti-traces : KFN 29233 D edt/cs  
**1549 €\* + 23 € éco-part. = 1572 €\*\***  
 Finition Blackboard (verre satiné) :  
 KFN 29233 D bb  
**1799 €\* + 23 € éco-part. = 1822 €\*\***



## KFN 29283 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- **Volume 350 l : Réfri. 247 l + Congél. 104 l**
- **2 tiroirs PerfectFresh 97 l**
- **D, 226 kWh/an**  
Classe de perception sonore **C, 36 dB(A)**
- **3 tablettes en verre + porte-bouteilles métal, Congélateur 4\* 3 tiroirs No Frost**
- Poignées intégrées à dépression **Click2Open, Éclairage LED, Écran TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore/visuelle Porte ouverte et Température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances**
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 201 x L 60 x P 67,5 cm

Inox anti-traces : KFN 29283 D edt/cs  
**1799 €\* + 23 € éco-part. = 1822 €\*\***  
 Finition Blackboard (verre satiné) :  
 KFN 29283 D bb  
**1999 €\* + 23 € éco-part. = 2022 €\*\***



## KFN 29483 D edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- **Volume 350 l : Réfri. 247 l + Congél. 104 l**
- **2 tiroirs PerfectFresh Pro 97 l**
- **D, 228 kWh/an**  
Classe de perception sonore **C, 36 dB(A)**
- **3 tablettes en verre + porte-bouteilles métal, Congélateur 4\* 3 tiroirs No Frost**
- Poignées intégrées à dépression **Click2Open, Éclairage FlexiLight, Fermeture SoftClose, Écran TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore/ visuelle porte ouverte et température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances**
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- **Inox anti-traces**
- Dim.: H 201 x L 60 x P 67,5 cm

**2299 €\* + 23 € éco-part. = 2322 €\*\***

# RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Hauteur 201 cm



## KFN 29493 DE edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- **Volume 366 l : Réfri. 262 l + Congél. 104 l**
- **DailyFresh**
- D, 204 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- 3 tablettes en verre + porte-bouteilles metal + **1 tiroir CompactCase, Congélateur 4\* 2+2 tiroirs No Frost**
- Poignées intégrées à dépression Click2Open, Eclairage FlexiLight, Fermeture SoftClose, Écran TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore/visuelle porte ouverte et température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances
- **Compatible Miele@home, WifiConn@ct**
- **Fabrique à glaçons avec réservoir**
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 201,1 x L 60 x P 67,5 cm

2499 €\* + 23 € eco-part = 2522 €\*\*



## KFN 29683 D BB (Excellence)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- **Volume 350 l : Réfri. 247 l + Congél. 104 l**
- **2 tiroirs PerfectFresh Pro 97 l**
- D, 228 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- 3 tablettes en verre + porte-bouteilles métal, Congélateur 4\* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées à dépression Click2Open, FlexiLight, **Eclairage Congél.**, Fermeture SoftClose, Écran TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore/visuelle porte ouverte et température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- **Blanc brillant (façade en verre)**
- Dim.: H 201 x L 60 x P 68,5 cm

2999 €\* + 23 € éco-part. = 3022 €\*\*



## KFN 29683 D NR (Excellence)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- **Volume 350 l : Réfri. 247 l + Congél. 104 l**
- **2 tiroirs PerfectFresh Pro 97 l**
- D, 228 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- 3 tablettes en verre + porte-bouteilles métal, Congélateur 4\* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées à dépression Click2Open, FlexiLight, **Eclairage Congél.**, Fermeture SoftClose, Écran TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore/visuelle porte ouverte et température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- **Noir obsidien (façade en verre)**
- Dim.: H 201 x L 60 x P 68,5 cm

2999 €\* + 23 € éco-part. = 3022 €\*\*

# COMBINABLES SIDE-BY-SIDE

Combiné Réfrigérateur-Congélateur



## KFNS 28463 E ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur combiné
- Froid dynamique DynaCool
- D, 171 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Volume 311 l : PerfectFresh 179 l + Congél. 133 l
- Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, FlexiLight, Mode Shabbat, Party et Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
- **Réfrig. 179 l**
- 2 tiroirs **PerfectFresh**
- 1 tablette verre + porte bouteilles métal
- **Congél. 133 l**
- 3+2 tiroirs **No Frost**
- **Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable**
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Autonomie en cas de panne : 24h

3199 €\* + 23 € éco-part. = 3222 €\*\*

Combiné Cave à vin-Congélateur



## KWNS 28462 E ed/cs (Classic)

- Combiné Cave à vin – Congélateur
  - Froid dynamique DynaCool
  - Volume 289 l : Cave à vin 156 l + Congél. 133 l
  - D, 187 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
  - Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage LED, Mode Shabbat
  - Compatible Miele@home et WifiConn@ct
  - Filtre Active AirClean anti-odeurs
  - Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
  - Classe climatique SN-T
  - Inox anti-traces
  - Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
  - **Cave à vin 156 l (42 bouteilles)**
  - 2 zones de température
  - 4 clayette télescopiques (FlexiFrame avec noteboard)
  - Porte verre anti UV
  - **Congél. 133 l**
  - Fabrique à glaçons avec raccordement à eau
  - 3+2 tiroirs de congélation No Frost
  - Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable
  - Autonomie en cas de panne : 24h
- 4299 €\* + 23 € éco-part. = 4322 €\*\*

# RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Combiné grande largeur 75 cm,  
hauteur 186 cm



## KFN 15842 D edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 420 l :  
Réfri. 332 l + Congél. 89 l
- F, 242 kWh/an  
Classe de perception sonore D, 42 dB(A)
- 2 bacs légumes, 4 tablettes en verre + 1 porte bouteilles métal, Congélateur 4\* 2 tiroirs No Frost
- Poignées à dépression, Bandeau de commande TouchControl, Fermeture SoftClose, Filtre AirClean anti-odeurs
- Mode Shabbat, Eclairage LED
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Façade inox anti-traces et parois argent
- Dim. : H 186 x L 75 x P 63 cm

2699 €\* + 23 € éco-part = 2722 €\*\*

Combinés grande largeur 75 cm,  
hauteur 202 cm



## KFN 15943 D edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 455 l :  
Réfri. 332 l + Congél. 123 l
- 254 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 2 bacs légumes, 5 tablettes en verre, **Congélateur 4\* 3 tiroirs No Frost**
- Poignées à dépression, Bandeau de commande TouchControl, Fermeture SoftClose, Filtre AirClean anti-odeurs
- Mode Shabbat, Eclairage LED
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Façade inox anti-traces et parois argent
- Dim. : H 202 x L 75 x P 63 cm

2799 €\* + 23 € éco-part = 2822 €\*\*

Combinés grande largeur 75 cm,  
hauteur 202 cm



## KFN 16947 D edt/cs (Excellence)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 428 l :  
Réfri. 305 l + Congél. 123 l
- E, 269 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 40 dB(A)
- **2 tiroirs PerfectFresh 103 l**
- 3 tablettes en verre, Congélateur 4\* 3 tiroirs No Frost
- Poignées à dépression, Bandeau de commande TouchControl, Fermeture SoftClose, Filtre AirClean anti-odeurs
- Mode Shabbat, Eclairage LED PerfectFresh et Spotlight, mode Vacances
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 202 x L 75 x P 63 cm

3299 €\* + 23 € éco-part = 3322 €\*\*

# CONGÉLATEURS ARMOIRE POSABLES

Hauteur 85 cm



## F 12016 S-2 (Classic)

- Volume 103 l
- E, 171 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
- 4 tiroirs de congélation ComfortFrost
- Bandeau de commande PicTronic
- Poignée fixe
- Autonomie en cas de panne : 23h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim. H 85 x L 55,5 x P 62,4 cm

549,99 €\* + 10 € éco-part = 559,99 €\*\*

Hauteur 145 cm



## FN 24062 ws (Classic)

- Volume 195 l
- F, 275 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 6 tiroirs NoFrost
- Poignée à dépression EasyOpen, Bandeau de commande PicTronic,
- Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et Température
- Autonomie en cas de panne : 24h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 145 x L 60 x P 63 cm

849,99 €\* + 18 € éco-part = 867,99 €\*\*



## FN 24263 ws (Classic)

- Volume 200 l
- E, 221 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- 6 tiroirs NoFrost
- Poignée intégrée à dépression Click2Open, Eclairage LED, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Alerte sonore/ visuelle Porte ouverte et Température, Mode Shabbat
- Autonomie en cas de panne : 16h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 145 x L 60 x P 67,5 cm

1199 €\* + 18 € éco-part = 1217 €\*\*

Hauteur 164 cm



**FN 26062 ws (Classic)**

- Volume 232 l
- F, 291 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 7 tiroirs NoFrost
- Poignée à dépression EasyOpen,
- Bandeau de commande PicTronic
- Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et Température
- Autonomie en cas de panne : 24h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 164 x L 60 x P 63 cm

949,99 €\* + 18 € éco-part = 967,99 €\*\*

Hauteur 165 cm



**FN 26263 ws (Classic)**

- Volume 239 l
- E, 235 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- 7 tiroirs NoFrost
- Poignée intégrée à dépression Click2Open, Eclairage LED, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Mode Shabbat
- Autonomie en cas de panne : 17h
- VarioRoom, SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 165 x L 60 x P 67,5 cm

1299 €\* + 18 € éco-part = 1317 €\*\*

Hauteur 175 cm



**FN 27273 ws (Classic)**

- Largeur 70 cm
- Volume 320 l
- D, 210 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- 7 tiroirs NoFrost
- Poignée intégrée à dépression, Click2Open, Eclairage LED, Affichage TFT sensitif FreshTouch, Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et Température, Mode Shabbat
- Autonomie en cas de panne : 20h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 175 x L 70 x P 75 cm

1399 €\* + 23 € éco-part. = 1422 €\*\*

# CONGÉLATEURS ARMOIRE POSABLES

Hauteur 184 cm



## FN 28062 ws (Classic)

- **Volume 269 l**
- F, 307 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- **8 tiroirs NoFrost**
- Poignée à dépression EasyOpen, **Bandeau de commande PicTronic**
- **Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et Température**
- Autonomie en cas de panne : 24h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- **Dim.: H 184 x L 60 x P 63 cm**

999,99 €\* + 18 € éco-part = 1017,99 €\*\*

Hauteur 185 cm



## FN 28262 (Classic)

- Volume 268 l
- F, 306 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 8 tiroirs NoFrost, 1 tablette de congélation
- Poignée à dépression EasyOpen, Eclairage LED, Bandeau de commande TouchControl, Alerte sonore et visuelle porte ouverte et température
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Autonomie en cas de panne : 20 h
- Combinable avec le Réfrigérateur K 28202
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : FN 28262 ws

**999,99 €\* + 18 € éco-part = 1017,99 €\*\***

Inox anti-traces (façade) : FN 28262 edt/cs

**1199 €\* + 18 € éco-part = 1217 €\*\***



## FN 28263 ws (Classic)

- **Volume 277 l**
- **E, 248 kWh/an**  
**Classe de perception sonore C, 38 dB(A)**
- 8 tiroirs NoFrost, 1 tablette de congélation
- **Poignée à dépression intégrée Click2Open**, Eclairage LED, **Ecran TFT sensitif FreshTouch**, Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et Température, **Mode Shabbat**
- Autonomie en cas de panne : **18 h**
- VarioRoom, SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- **Dim.: H 185 x L 60 x P 67,5 cm**

**1399 €\* + 23 € éco-part = 1422 €\*\***

# COMBINABLE SIDE-BY-SIDE



## FNS 28463 E (Classic)

- Congélateur
- Volume 277 l
- E, 248 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 7+2 tiroirs (dont 5 tiroirs télescopiques SelfClose) NoFrost
- **Ouverture Click2Open, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage LED**
- Fonction SuperFrost, Mode Shabbat et Party
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Autonomie en cas de panne : 20h
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

Edition Blackboard : FNS 28463 E bb

**2199 €\* + 23 € éco-part. = 2222 €\*\***

Inox anti-traces : FNS 28463 E ed/cs

**2099 €\* + 23 € éco-part. = 2122 €\*\***

# CONGÉLATEURS ARMOIRE POSABLES

Hauteur 195 cm



**FN 29273 ws (Classic)**

• **Largeur 70 cm**

• **Volume 370 l**

• **D, 224 kWh/ an**

**Classe de perception sonore C, 39 dB(A)**

• 8 tiroirs NoFrost

• Poignée intégrée à dépression

Click2Open, Eclairage LED, Affichage

TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore et

visuelle Porte ouverte et Température,

Mode Shabbat

• Autonomie en cas de panne : 20 h

• VarioRoom, Fonction SuperFrost

• Classe climatique SN-T

• Coloris blanc

• Dim.: H 195 x L 70 x P 75 cm

**1499 €\* + 23 € éco-part. = 1522 €\*\***

# COMBINAISON SIDE-BY-SIDE

Hauteur 185 cm

Side-by-Side No Frost + Tout utile



## FN 28262 (Classic)

- Congélateur
- Volume 268 l
- F, 306 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 8 tiroirs NoFrost, 1 tablette de congélation
- Poignée à dépression EasyOpen, Eclairage LED, Bandeau de commande TouchControl, Alerte sonore et visuelle porte ouverte et température
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Autonomie en cas de panne : 20 h
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : FN 28262 ws

**999,99 €\* + 18 € eco-part = 1017,99 €\*\***

Inox anti-traces (façade) : FN 28262 edt/cs

**1199 €\* + 18 € eco-part = 1217 €\*\***

**Kit SBS : KSK 28202**

**(A commander séparément)**



## K 28202 D (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 386 l
- F, 151 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
- Tout utile, 2 bacs à légumes sur rails, 5 tablettes en verre + porte bouteilles métal
- Poignée à dépression EasyOpen, Eclairage LED, Bandeau de commande TouchControl, Alerte sonore/visuelle Porte ouverte et Température, ComfortClean
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : K 28202 D ws

**999,99 €\* + 18 € eco-part. = 1017,99 €\*\***

Inox anti-traces (façade) : K 28202 D edt/cs

**1199 €\* + 18 € eco-part. = 1217 €\*\***

# COMBINAISON SIDE-BY-SIDE

Hauteur 185 cm

Side-by-Side No Frost + DailyFresh ou PerfectFresh Pro



## FNS 28463 E ed/cs (Classic)

- Congélateur
- Volume 277 l
- E, 248 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 7+2 tiroirs (dont 5 tiroirs télescopiques SelfClose) NoFrost
- **Ouverture Click2Open, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage LED**
- Fonction SuperFrost, **Mode Shabbat et Party**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Autonomie en cas de panne : 20h
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2099 €\* + 23 € éco-part. = 2122 €\*\*



## KS 28423 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, **Eclairage FlexiLight**, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

1999 €\* + 18 € éco-part. = 2017 €\*\*



## KS 28463 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- **Alarme sonore/visuelle porte ouverte**
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2299 €\* + 18 € éco-part. = 2317 €\*\*

Hauteur 185 cm

Edition Blackboard, Side-by-Side No Frost + PerfectFresh Pro



#### FNS 28463 E bb (Classic)

- Congélateur
- Volume 277 l
- E, 248 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 7+2 tiroirs (dont 5 tiroirs télescopiques SelfClose) NoFrost
- **Ouverture Click2Open, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage LED**
- Fonction SuperFrost, **Mode Shabbat et Party**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Autonomie en cas de panne : 20h
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2199 €\* + 23 € éco-part. = 2222 €\*\*

#### KS 28463 D bb (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2399 €\* + 23 € éco-part. = 2422 €\*\*

# COMBINAISON SIDE-BY-SIDE

Hauteur 185 cm

Side-by-Side Combiné + DailyFresh ou PerfectFresh Pro



## KFNS 28463 E ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur combiné
- Froid dynamique DynaCool
- D, 171 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Volume total 311 l : PerfectFresh 179 l + Congél. 133 l
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage LED**, **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
- **Réfrig. 179 l**
- 2 tiroirs **PerfectFresh**
- 1 tablette verre + Porte bouteilles métal
- **Congél. 133 l**
- 3+2 tiroirs **NoFrost**
- **Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable**
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Autonomie en cas de panne : 24h

20 3199 €\* + 23 € éco-part. = 3222 €\*\*



## KS 28423 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage FlexiLight**, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

1999 €\* + 18 € éco-part. = 2017 €\*\*



## KS 28463 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2299 €\* + 18 € éco-part. = 2317 €\*\*

Hauteur 185 cm

Side-by-Side Combiné Cave à vin + DailyFresh ou PerfectFresh Pro



**KWNS 28462 E ed/cs (Classic)**

- Combiné Cave à vin – Congélateur
  - Froid dynamique DynaCool
  - Volume 289 l : Cave à vin 156 l + Congél. 133 l
  - D, 187 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
  - **Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible Fresh-Touch, Silence système, Eclairage LED, Mode Shabbat**
  - **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
  - Filtre Active AirClean anti-odeurs
  - Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
  - Classe climatique SN-T
  - Inox anti-traces
  - Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
  - **Cave à vin 156 l (42 bouteilles)**
  - 2 zones de température
  - 4 clayette télescopiques (FlexiFrame avec noteboard)
  - Porte verre anti UV
  - **Congél. 133 l**
  - Fabrique à glaçons avec raccordement à eau 3+2 tiroirs de congélation NoFrost
  - **Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable**
  - Autonomie en cas de panne : 24h
- 4299 €\* + 23 € éco-part. = 4322 €\*\***



**KS 28423 D ed/cs (Classic)**

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage FlexiLight**, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

**1999 €\* + 18 € éco-part. = 2017 €\*\***



**KS 28463 D ed/cs (Classic)**

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an  
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

**2299 €\* + 18 € éco-part. = 2317 €\*\***



# Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

## Les points forts\* des caves à vin posables Miele

### **Exclusivité Miele** Kit Sommelier

Le kit Sommelier, en exclusivité chez Miele, vous permet de faire de votre cave à vin l'espace personnel d'un fin connaisseur. Préparez vos vins les plus fins avec professionnalisme en les faisant décanter. Dégustez des champagnes et des vins blancs dans des verres rafraîchis. Chambrez toujours parfaitement vos bouteilles de vin après leur ouverture. Ayez constamment votre outillage complet à portée de main.



### **Zones de température**

Réglables individuellement : vous pouvez entreposer et maintenir à la bonne température jusqu'à trois sortes de vin différentes.



### **Exclusivité Miele** FlexiFrame

En un clin d'œil : taille des entretoises modulables selon la taille de la bouteille.



### **Présentoir de bouteilles « Selector »**

Présentation élégante : les bouteilles sont légèrement surélevées sous la lumière tamisée de la cave à vin.



### **NoteBoard**

Marquage personnalisé : une bande magnétique amovible se trouve à l'avant de chaque clayette en bois.



### **Filtre Active AirClean**

Des saveurs inaltérées : une combinaison de charbon actif et chitosan naturel neutralise efficacement les odeurs.

# CAVES À VIN POSABLES


Hauteur 192 cm



## KWT 6833 SG (Classic)

- Cave de mise à température
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 502 l, 178 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
- Classe A, 38 dB(A), 180 kWh/an
- **3 zones de température indépendantes et réglables de +5 à +20°C**
- 10 clayettes télescopiques et modulables
- Bandeau de commande TouchControl, Eclairage LED
- Classe climatique SN-ST
- Dim.: H 192 x L 70 x P 74,5 cm

5499 €\* + 23 € éco-part = 5522 €\*\*




Hauteur 192 cm




**KWT 6834 SGS (Classic)**

- Idem KWT 6833 SG
- + Kit Sommelier WSS 6800

5999 €\* + 23 € éco-part = 6022 €\*\*



\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / \*\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse



### Module de communication XKM 3100 W

Pour une transmission simplifiée des données des appareils via Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau
- Kit de montage supplémentaire potentiellement nécessaire – en fonction de l'appareil
- Utilisation de SuperVision sur les appareils prévus à cet effet

Réf. 10441480

119,99 €\*



### Clé de communication XKS 3100 W

Pour les appareils de froid série 20.000, pour la transmission des données par Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau

Réf. 10569090

99,99 €\*



### Clé de communication XKS 3130 W

Pour les appareils de froid série 30.000, pour la transmission des données par Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau

Réf. 10810750

99,99 €\*



# Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



## Kit de montage pour Active AirClean filtre KKF-FF

Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs

- Le charbon actif et le chitosan neutralisent les mauvaises odeurs
- Se place simplement sur le bord arrière du fond en verre
- Remplacer les 2 filtres env. tous les 6 mois (KKF-RF, réf. 7236280)
- Contenu : boîtier en plastique avec 2 filtres
- Peut équiper tous les réfrigérateurs et congélateurs. Selon les besoins – c'est-à-dire selon la quantité d'aliments dégageant des odeurs fortes – il peut être judicieux d'utiliser plusieurs jeux de filtres

Réf. 7236290

59,99 €\*



## Filtre Active AirClean KKF-RF

Pour conserver les aliments dans un environnement neutre et sans odeurs

- Pour remplacer le filtre dans le boîtier plastique du KKF-FF (réf. 7236290)
- Intervalle de remplacement conseillé : env. tous les 6 mois
- Contenu : 2 filtres
- Pour remplacer les filtres dans le boîtier en plastique du KKF-FF sur les appareils sortant de l'usine ou ultérieurement. Tous les réfrigérateurs et congélateurs sauf MasterCool peuvent être équipés

Réf. 7236280

54,99 €\*



## Filtre à charbon actif Active AirClean

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin

- Pour la cave à vin posable KWT 683x SG(S)

Réf. 9447050

27,99 €\*



## Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-KWT

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin

- Pour les caves à vin KWT 63xx
- Pour la cave à vin encastrable KWT 7112 iG

Réf. 9945070

27,99 €\*



## Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-KWNS

Pour un climat neutre et sans odeurs dans votre cave à vin.

- Pour la cave à vin KWNS 28462 E

Réf. 10806820

49,99 €\*

# Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



## Gain de place

Les accessoires tels que les porte-bouteilles vous font gagner un espace précieux dans l'enceinte de réfrigération et permettent de stabiliser les bouteilles. Vous disposez ainsi de plus de place pour les aliments, par ex. lorsque vous organisez une fête.



### Porte-bouteilles KFR 10055

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les combinés réfrigérateur/ congélateur KD 26052 et KD 28052
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316060

49,99 €\*



### Porte-bouteilles KFR 10061

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les combinés réfrigérateur/ congélateur KD 26022 et KD 28032
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316080

49,99 €\*




### Porte-bouteilles KFR 10067

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les réfrigérateurs posables K 28202 et K 28302
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316090

49,99 €\*




### Porte-bouteilles KFR 30060 PF/KFR 30060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec le réfrigérateur posable K 30.000
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 30060 PF pour les appareils avec PerfectFresh  
Réf. 9552700 49,99 €\*  
KFR 30060 pour les appareils sans PerfectFresh  
Réf. 9552690 49,99 €\*



### Porte-bouteilles KFR 20060 PF/KFR 20060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les appareils K20.000 avec enceinte XL
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 20060 PF pour les appareils avec PerfectFresh  
Réf. 10363580 49,99 €\*  
KFR 20060 pour les appareils sans PerfectFresh  
Réf. 10363600 49,99 €\*



### Porte-bouteilles KFR 9000

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les combinés réfrigérateur/congélateur KFN 2x1xx
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 6962260

49,99 €\*




### Plaque de fond ENB 1060

Pour une dimension optimale de l'interstice entre les appareils encastrés Miele

- En métal thermolaqué
- Capacité de charge jusqu'à 60 kg
- Avec vis et gabarit

Réf. 10810730

79,99 €\*




### Kit Side-by-Side KSK 6300

Pour installer côte à côte des caves à vin encastrables sous plan

Réf. 9799630

149,99 €\*



### Kit Side-by-Side KSK 28202

Pour installer côte à côte des appareils de réfrigération et de congélation posables

- Pour le K 28202 D associé au FN 28262
- Pour une installation côte à côte stable et durable
- Combinaison des deux appareils indépendants pour une esthétique unifiée
- Le congélateur doit être installé à gauche, et le réfrigérateur à droite

Réf. 10543880 blanc

69,99 €\*

Réf. 10543900 inox

89,99 €\*



### Jeu d'adaptation SoftClose KSC 30

Pour une fermeture silencieuse et en douceur de la porte de l'appareil

- Compatible avec les appareils de froid encastrés K 30.000
- Amortisseur pour une fermeture douce et silencieuse de la porte de l'appareil
- Évite que les bouteilles s'entrechoquent dans la contre-porte
- Ferme automatiquement la porte si l'angle d'ouverture est inférieur à 30°

Réf. 10744380

69,99 €\*





## Miele Experience Center Paris

### Rive gauche

30 rue du Bac  
75007 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## Miele Experience Center Paris

### Rive droite

55 boulevard Malesherbes  
75008 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000  
285 avenue de Verdun  
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.  
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : [info@miele.fr](mailto:info@miele.fr).

## Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray  
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX  
R.C.S Bobigny B 708 203 088

## Internet

[info@miele.fr](mailto:info@miele.fr)  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)

## La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

[pieces@miele.fr](mailto:pieces@miele.fr)

## Support technique revendeur

**Tél. : 01 49 39 44 88**

E-mail : [support.technique@miele.fr](mailto:support.technique@miele.fr)



Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles