

Miele



GÉNÉRATION 7000

GAMME DES PRODUITS DE LA CUISSON | VERSION AU 1ER AVRIL 2021



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

La cuisine devient un pur plaisir

**Exclusivité
Miele**

Fonction HydraCook¹⁾

Grâce à l'apport d'humidité, vous obtenez facilement des résultats professionnels : la fonction HydraCook diffuse de la vapeur dans l'enceinte de cuisson. Cela permet de combiner différents modes de cuisson avec la vapeur, pour des résultats de cuisson et de rôtissage optimaux. La viande est tendre et juteuse à l'intérieur, et dorée à point à l'extérieur. Les petits pains et le pain sont moelleux à l'intérieur, dorés uniformément et croustillants à l'extérieur, et semblent sortir tout droit de la boulangerie. Très pratique : vous pouvez programmer les apports de vapeur et pour encore plus de flexibilité. Différents programmes automatiques font appel à la fonction HydraCook pour offrir les meilleurs résultats.



Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : pain, gâteau ou viande, la préparation est entièrement automatique.



**Exclusivité
Miele**

Refroidissement rapide²⁾

Le refroidissement rapide automatique maintient les aliments au chaud sans risque de surcuisson..



**Exclusivité
Miele**

Foodview

Toujours un œil sur la cuisson. Des solutions intelligentes et innovantes grâce à la caméra intégrée dans l'enceinte de cuisson.



**Exclusivité
Miele**

Thermosonde sans fil³⁾

Contrôle précis de la cuisson du poisson et de la viande : l'affichage du temps restant vous indique quand vos plats sont prêts.



Votre électroménager connecté avec l'application Miele

À la maison ou en déplacement, commandez vos appareils électroménagers de n'importe où et vivez votre quotidien en toute flexibilité.

* selon le modèle

¹⁾ avec dispositif d'aspiration breveté

Brevet : EP 2 190 295 B1

²⁾ Brevet : EP 1 714 083 B1

³⁾ Brevet : EP 1 985 983 B1

FOURS MULTIFONCTIONS, HAUTEUR 45 CM

Four multifonctions PerfectClean Collection PureLine



H 2840 B (Prestige)

- Grande cavité 49 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Enceinte de cuisson avec revêtement PerfectClean
- Paroi arrière avec émail catalytique autonettoyant
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

999,99 €* + 10 € d'éco-part = 1009,99 €**

Fours multifonctions Pyrolyse Collection PureLine



H 7244 BP (Prestige)

- Grande cavité 49 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Enceinte pyrolysable**
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor S**
- **12 modes dont 30 prog. auto.**
- **Fonction HydraCook**
- Rails télescopiques, plats et grille PerfectClean
- **Fonctions connectées : Miele@home**
- Inox anti-traces

1799 €* + 10 € d'éco-part = 1809 €**



H 7640 BP (Prestige)

- Grande cavité 49 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Ecran tactile MTouch S**
- **20 modes dont 80 prog. auto.**
- Fonction HydraCook, **Refroidissement rapide**
- **Eclairage intérieur LED BrilliantLight**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- Inox anti-traces

2799 €* + 10 € d'éco-part = 2809 €**

Fours multifonctions Pyrolyse Collection VitroLine



H 7840 BP (Prestige)

- Grande cavité 49 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Ecran tactile MTouch**
- 20 modes dont 80 prog. auto.
- Fonction HydraCook, Refroidissement rapide, **Sonde de température sans fil**
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Rails télescopiques et gradins pyrolysables
- Fonctions connectées : Miele@home
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Caméra dans la cavité FoodView**
- Inox anti-traces

3699 €* + 10 € d'éco-part = 3709 €**



H 7244 BP (Prestige)

- Grande cavité 49 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Bandeau de commande sensitif Direct-Sensor S
- **12 modes dont 30 prog. auto.**
- **Fonction HydraCook**
- Rails télescopiques, plats et grille PerfectClean
- **Fonctions connectées : Miele@home**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

1999 €* + 10 € d'éco-part = 2009 €**



H 7840 BP (Prestige)

- Grande cavité 49 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Ecran tactile MTouch**
- **20 modes dont 80 prog. auto.**
- Fonction HydraCook, **Refroidissement rapide, Sonde de température sans fil**
- **Eclairage intérieur LED BrilliantLight**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- **Caméra dans la cavité FoodView**
- **Mode Shabbat**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3899 €* + 10 € d'éco-part = 3909 €**

Four multifonctions Pyrolyse Collection ArtLine



H 7440 BPX (Prestige)

- Grande cavité 49 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Bandeau de commande sensible DirectSensor
- 16 modes dont 45 prog. auto.
- Fonction HydraCook, Refroidissement rapide
- Eclairage intérieur LED
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2299 €* + 10 € d'éco-part = 2309 €**



H 7840 BPX (Prestige)

- Grande cavité 49 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Ecran tactile MTouch**
- **20 modes dont 80 prog. auto.**
- Fonction HydraCook, Refroidissement rapide, **Sonde de température sans fil**
- **Eclairage intérieur LED BrilliantLight**
- Rails télescopiques et gradins pyrolysables
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- **Caméra dans la cavité FoodView**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3899 €* + 10 € d'éco-part = 3909 €**

FOURS MULTIFONCTIONS, HAUTEUR 60 CM

Fours multifonctions Pyrolyse Collection Active



H 2265-1 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Enceinte pyrolysable**
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

989,99 €* + 10 € éco-part = 999,99 €**

- Existe aussi en modèle PerfectClean (sans pyrolyse) H 2265-1 B (Design)

769,99 €* + 10 € éco-part = 779,99 €**



H 2268-1 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Enceinte pyrolysable
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- **Rails télescopiques**
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

1099 €* + 10 € éco-part = 1109 €**



H 2266-1 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Enceinte pyrolysable
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 7 modes de cuisson
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

999,99 €* + 10 € éco-part = 1009,99 €**

Fours multifonctions pyrolyse, Collection ContourLine



H 2765 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- **Ouverture et fermeture douce**
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- **Rails télescopiques**
- **Plats et grille PerfectClean**
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Noir obsidien

1199 €* + 10 € éco-part = 1209 €**



H 2760 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- Rails télescopiques
- Plats et grille PerfectClean
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

1199 €* + 10 € éco-part = 1209 €**



H 7161 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor S**
- **10 modes de cuisson dont 30 programmes automatiques**
- Rails télescopiques
- Plats et grille PerfectClean
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

1399 €* + 10 € éco-part = 1409 €**



H 7164 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Bandeau de commande sensitif Direct-Sensor S
- **12 modes de cuisson** dont 30 programmes automatiques
- **Fonction HydraCook**
- Rails télescopiques
- Plats et grille PerfectClean
- **Fonctions connectées : Miele@home**
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

1699 €* + 10 € éco-part = 1709 €**



H 7364 BP (Design)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor**
- **16 modes dont 40 prog. auto.**
- Fonction HydraCook, **Refroidissement rapide, Sonde de température filaire**
- **Eclairage intérieur LED**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- Inox anti-traces

2399 €* + 10 € éco-part = 2409 €**

FOURS MULTIFONCTIONS, HAUTEUR 60 CM

Four multifonctions PerfectClean,
Collection PureLine



H 2850 B (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Enceinte de cuisson avec revêtement PerfectClean
- Paroi arrière avec émail catalytique Autonettoyant
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

799,99 €* + 10 € éco-part = 809,99 €**

Fours multifonctions pyrolyse,
Collection PureLine



H 2850 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Enceinte pyrolysable
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

1099 €* + 10 € éco-part = 1109 €* **



H 2860 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- **Rails télescopiques**
- **Plats et grille PerfectClean**
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

1199 € + 10 € éco-part = 1209 €* **



H 7261 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Bandeau de commande sensible Direct-Sensor S**
- **10 modes dont 30 prog. auto.**
- Rails télescopiques
- Plats et grille PerfectClean
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Inox anti-traces

1399 €* + 10 € éco-part = 1409 €* **



H 7264 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Bandeau de commande sensible Direct-Sensor S
- **12 modes** dont 30 prog. auto.
- **Fonction HydraCook**
- Rails télescopiques
- Plats et grille PerfectClean
- **Fonctions connectées : Miele@home**
- Inox anti-traces

1699 €* + 10 € éco-part = 1709 €* **



H 7460 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Bandeau de commande sensible DirectSensor**
- **16 modes** dont 45 prog. auto.
- **Fonction HydraCook, Refroidissement rapide**
- **Eclairage intérieur LED**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- Inox anti-traces

2199 €* + 10 € éco-part = 2209 €* **



H 7464 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor
- 16 modes dont 40 prog. auto.
- Fonction HydraCook, Refroidissement rapide, **Sonde de température filaire**
- Eclairage intérieur LED
- Rails télescopiques et gradins pyrolysables
- Fonctions connectées : Miele@home
- Inox anti-traces

2399 €* + 10 € éco-part = 2409 €**



H 7660 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Ecran tactile MTouch S**
- **20 modes de cuisson dont 80 prog. auto.**
- Fonction HydraCook, Refroidissement rapide, Sonde de température filaire
- **Eclairage intérieur LED BrilliantLight**
- Rails télescopiques et gradins pyrolysables
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- **Mode Shabbat**
- Inox anti-traces

2799 €* + 10 € éco-part = 2809 €**



H 7860 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Ecran tactile MTouch**
- 20 modes de cuisson dont 80 prog. auto.
- Fonction HydraCook, Refroidissement rapide, **Sonde de température sans fil**
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Rails télescopiques et gradins pyrolysables
- Fonctions connectées : Miele@home
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Caméra dans la cavité FoodView**
- Mode Shabbat
- Inox anti-traces

3699 €* + 10 € éco-part = 3709 €**

Fours multifonctions pyrolyse,
Collection VitroLine



H 2860 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- Rails télescopiques
- Plats et grille PerfectClean
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

1399 € + 10 € éco-part = 1409 €**



H 7260 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor S
- **10 mode de cuisson**
- Programmes automatiques
- Rails télescopiques FlexiClip
- Plats et grille PerfectClean
- Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

1599 € + 10 € éco-part = 1609 €**



H 7264 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor S**
- **12 modes** dont 30 prog. auto.
- **Fonction HydraCook**
- Rails télescopiques, plats et grille PerfectClean
- **Fonctions connectées : Miele@home**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

1899 €* + 10 € éco-part = 1909 €**

FOURS MULTIFONCTIONS, HAUTEUR 60 CM



H 7460 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor**
- **16 modes dont 45 prog. auto.**
- Fonction HydraCook, **Refroidissement rapide**
- **Eclairage intérieur LED**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2399 €* + 10 € éco-part = 2409 €**



H 7464 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor**
- 16 modes de cuisson dont **40 prog. auto.**
- Fonction HydraCook, Refroidissement rapide, **Sonde de température filaire**
- **Eclairage intérieur LED**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2599 €* + 10 € éco-part = 2609 €**



H 7660 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Ecran tactile MTouch S**
- **20 modes de cuisson dont 80 prog. auto.**
- Fonction HydraCook, Refroidissement rapide, Sonde de température filaire
- **Eclairage intérieur LED BrilliantLight**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- **Mode Shabbat**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2999 €* + 10 € éco-part = 3009 €**

Fours multifonctions pyrolyse, Collection ArtLine



H 7860 BP (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Ecran tactile MTouch**
- 20 modes de cuisson dont 80 prog. auto.
- Fonction HydraCook, Refroidissement rapide, **Sonde de température sans fil**
- **Eclairage intérieur LED BrilliantLight**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- **Caméra dans la cavité FoodView**
- Mode Shabbat
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3899 €* + 10 € éco-part = 3909 €**



H 7464 BPX (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor**
- 16 modes de cuisson dont 40 prog. auto.
- Fonction HydraCook, Refroidissement rapide, **Sonde de température filaire**
- **Eclairage intérieur LED**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2599 €* + 10 € éco-part = 2609 €**



H 7860 BPX (Prestige)

- Grande cavité 76 litres, 5 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Chaleur pulsée avec résistance annulaire
- **Ecran tactile MTouch**
- **20 modes de cuisson dont 80 prog. auto.**
- Fonction HydraCook, Refroidissement rapide, **Sonde de température sans fil**
- **Eclairage intérieur LED BrilliantLight**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables**
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- **Caméra dans la cavité FoodView**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3899 €* + 10 € éco-part = 3909 €**

FOURS MULTIFONCTIONS, LARGEUR 90 CM

Four multifonctions PerfectClean,
Collection PureLine



H 2890 B (Prestige)

- **Grande cavité 90 litres, 3 niveaux d'introduction**
- Ouverture et fermeture douce
- **2 turbines chaleur pulsée**
- Enceinte de cuisson avec revêtement PerfectClean
- Paroi arrière avec émail catalytique Autonettoyant
- Commande EasyControl avec boutons rétractables
- 8 modes de cuisson
- Porte tempérée 3 vitres
- Inox anti-traces

4299 €* + 10 € éco-part = 4309 €**

Four Dialog avec Technologie
M Chef
Collection PureLine



DO 7860 (Prestige)

- Cavité 50 litres, 4 niveaux d'insertion
- Ouverture douce
- Chaleur pulsée
- Ecran tactile MTouch
- 17 modes de cuisson dont 7 modes de cuisson avec M Chef
- Menus M Chef, Pro Gourmet et Assistant Gourmet
- Plus de 100 programmes automatiques, 20 programmes personnalisables
- Fonction HydraCook, sonde de température filaire
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonction connectée : Miele@home
- Coloris inox anti-traces

7999 €* + 10 € d'éco-part. = 8009 €**

Four multifonctions Pyrolyse,
Collection PureLine



H 7890 BP (Prestige)

- Grande cavité 90 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- 2 turbines chaleur pulsée
- **Ecran tactile MTouch**
- **20 modes de cuisson dont 80 programmes automatiques**
- **Refroidissement rapide**
- **Fonction HydraCook, Sonde de température sans fil**
- **Eclairage intérieur LED BrilliantLight**
- **Rails télescopiques et gradins pyrolysables, Moteur pour accessoire tournebroche**
- **Fonctions connectées : Miele@home**
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- **Caméra dans la cavité FoodView**
- **Mode Shabbat**
- Inox anti-traces

7999 €* + 10 € éco-part = 8009 €**

Four Dialog avec Technologie
M Chef
Collection VitroLine



DO 7860 (Prestige)

- Cavité 50 litres, 4 niveaux d'insertion
- Ouverture douce
- Chaleur pulsée
- Ecran tactile MTouch
- 17 modes de cuisson dont 7 modes de cuisson avec M Chef
- Menus M Chef, Pro Gourmet et Assistant Gourmet
- Plus de 100 programmes automatiques, 20 programmes personnalisables
- Fonction HydraCook, sonde de température filaire
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonction connectée : Miele@home
- Noir obsidien, Gris graphite ou Blanc brillant

7999 €* + 10 € d'éco-part. = 8009 €**

12:00

🏠 | ... | Status

 Mikrowelle +
Heißluft plus **Fertig**

300 W 180 °C

speichern Timer schließen



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Combinaison de deux fonctions de cuisson dans un format compact

Quick & Gentle

Avec la nouvelle fonction Quick & Gentle, vous combinez la chaleur traditionnelle avec la puissance de micro-ondes que vous souhaitez. Le résultat : un temps de préparation plus court et des plats cuits selon vos souhaits. Tout cela grâce à une technologie d'ondulation innovante – pour plus de flexibilité au quotidien



3 en 1

Mode micro-ondes, four et combiné pour une préparation idéale de vos plats dans un seul appareil.



Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée brevetée¹⁾

Nettoyage facile : la surface spéciale à structure tramée est résistante aux rayures et dotée d'une finition PerfectClean.



Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : pain, gâteau ou viande, la préparation est entièrement automatique.



Thermosonde

Contrôle précis de la cuisson du poisson et de la viande : l'affichage du temps restant vous indique quand vos plats sont prêts.



Votre électroménager connecté avec l'application Miele

À la maison ou en déplacement, commandez vos appareils électroménagers de n'importe où et vivez votre quotidien en toute flexibilité.

* selon le modèle

¹⁾ EP 1 345 474 B1

FOURS COMBINÉS MICRO-ONDES, HAUTEUR 45 CM

Fours combinés micro-ondes
encastrables,
Collection ContourLine



H 7140 BM (Design)

- Cavit  43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec rev tement PerfectClean brevet 
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor S
- 12 modes dont 20 prog. auto.
- R gulation  lectronique des T C de 30   225 C
- T C et puissances MO pr conis es
- Puissance MO jusqu'  1000W
- Cuisson combin e
- Fonctions connect es : Miele@home
-  clairage LED
- Inox anti-traces

1799  * + 10    co-part = 1809  **

Fours combin s micro-ondes
encastrables,
Collection PureLine



H 7240 BM (Prestige)

- Cavit  43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec rev tement PerfectClean brevet 
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor S
- 12 modes dont 20 prog. auto.
- R gulation  lectronique des T C de 30   225 C
- T C et puissances MO pr conis es
- Puissance MO jusqu'  1000W
- Cuisson combin e
- Fonctions connect es : Miele@home
-  clairage LED
- Inox anti-traces

1799  * + 10    co-part = 1809  **



H 7440 BM (Prestige)

- Cavit  43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec rev tement PerfectClean brevet 
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor**
- **13 modes dont 45 prog. auto.**
- R gulation  lectronique des T C de 30   225 C
- T C et puissances MO pr conis es
- Puissance MO jusqu'  1000W
- Cuisson combin e
- **20 programmes personnalis s**
- Fonctions connect es : Miele@home
-  clairage LED
- Inox anti-traces

2299  * + 10    co-part = 2309  **



H 7640 BM (Prestige)

- Cavit  43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec rev tement PerfectClean brevet 
- ** cran tactile MTouch S**
- **18 modes dont 80 prog. auto.**
- R gul.  lectronique des T C de 30   225 C
- T C et puissances MO pr conis es
- Cuisson combin e
- Puissance MO jusqu'  1000W
- 20 programmes personnalis s
- Fonctions connect es : Miele@home
-  clairage LED, **Sonde de T C filaire**
- **Capteur de pr sence MotionReact**
- **Mode Shabbat**
- Inox anti-traces

2599  * + 10    co-part = 2609  **



H 7840 BM (Prestige)

- Cavit  43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec rev tement PerfectClean brevet 
- **Grand  cran tactile MTouch**
- 18 modes dont 80 prog. auto.
- R gul.  lectronique des T C de 30   225 C
- T C et puissances MO pr conis es
- Cuisson combin e
- Puissance MO jusqu'  1000W
- 20 programmes personnalis s
- Fonctions connect es : Miele@home
-  clairage LED, Sonde de T C filaire
- Capteur de pr sence MotionReact
- Mode Shabbat
- Inox anti-traces

2999  * + 10    co-part = 3009  **

Fours combinés micro-ondes
encastrables,
Collection VitroLine



H 7240 BM (Prestige)

- Cavit  43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec rev tement PerfectClean brevet 
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor S
- 12 modes dont 20 prog. auto.
- R gul.  lectronique des T C de 30   225 C
- T C et puissances MO pr conis es
- Cuisson combin e
- Puissance MO jusqu'  1000W
- Fonctions connect es : Miele@home
-  clairage LED
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

1999  * + 10    co-part = 2009  **



H 7440 BM (Prestige)

- Cavit  43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec rev tement PerfectClean brevet 
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor**
- **13 modes dont 45 prog. auto.**
- R gul.  lectronique des T C de 30   225 C
- T C et puissances MO pr conis es
- Cuisson combin e
- Puissance MO jusqu'  1000W
- **20 programmes personnalis s**
- Fonctions connect es : Miele@home
-  clairage LED
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2499  * + 10    co-part = 2509  **



H 7640 BM (Prestige)

- Cavit  43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec rev tement PerfectClean brevet 
- ** cran tactile MTouch S**
- **18 modes dont 80 prog. auto.**
- R gul.  lectronique des T C de 30   225 C
- T C et puissances MO pr conis es
- Cuisson combin e
- Puissance MO jusqu'  1000W
- 20 programmes personnalis s
- Fonctions connect es : Miele@home
-  clairage LED, **Sonde de T C filaire**
- **Capteur de pr sence MotionReact**
- **Mode Shabbat**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2799  * + 10    co-part = 2809  **

Fours combin s micro-ondes
encastrables,
Collection ArtLine



H 7840 BM (Prestige)

- Cavit  43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec rev tement PerfectClean brevet 
- **Grand  cran tactile MTouch**
- 18 modes dont 80 prog. auto.
- R gul.  lectronique des T C de 30   225 C
- T C et puissances MO pr conis es
- Cuisson combin e
- Puissance MO jusqu'  1000W
- 20 programmes personnalis s
- Fonctions connect es : Miele@home
-  clairage LED, Sonde de T C filaire
- Capteur de pr sence MotionReact
- Mode Shabbat
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3199  * + 10    co-part = 3209  **



H 7440 BMX (Prestige)

- Cavit  43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec rev tement PerfectClean brevet 
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor
- 13 modes dont 45 prog. auto.
- R gul.  lectronique des T C de 30   225 C
- T C et puissances MO pr conis es
- Cuisson combin e
- Puissance MO jusqu'  1000W
- 20 programmes personnalis s
- Fonctions connect es : Miele@home
-  clairage LED
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2499  * + 10    co-part = 2509  **



H 7840 BMX (Prestige)

- Cavit  43 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Enceinte inox avec rev tement PerfectClean brevet 
- **Grand  cran tactile MTouch**
- **18 modes dont 80 prog. auto.**
- R gulation  lectronique des T C de 30   225 C
- T C et puissances MO pr conis es
- Cuisson combin e
- Puissance MO jusqu'  1000W
- 20 programmes personnalis s
- Fonctions connect es : Miele@home
-  clairage LED, **Sonde de T C filaire**
- **Capteur de pr sence MotionReact**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3199  * + 10    co-part = 3209  **



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des fours vapeur

Exclusivité Miele DualSteam

La perfection comme vous l'aimez : le four vapeur Miele complète idéalement un four et une table de cuisson, pour des résultats de cuisson parfaits grâce à la technologie MultiSteam Pro. Des temps de chauffe courts, une répartition homogène de la vapeur et une excellente précision de la température permettent de préparer des plats savoureux et parfaitement cuits. C'est le résultat de l'action conjuguée du puissant générateur de vapeur externe de 3,3 kW et de la disposition ainsi que de l'alignement spécifiques des deux buses à vapeur MultiSteam Pro.



Exclusivité Miele Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée

Qualité et facilité d'entretien : nos fours vapeur sont tous équipés d'une enceinte de cuisson en inox.



Exclusivité Miele Cuisson vapeur sous pression

Cuisson rapide et saine : entre 101 et 120 °C, vos plats cuisent très vite.



Grande enceinte de cuisson, grande surface

Espace maximal : enceinte de cuisson profonde et grande surface pour préparer plusieurs portions simultanément.



Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : poisson, viande ou légume, la préparation est entièrement automatique.




Cuisson sous vide

Pour une saveur plus intense : les aliments mis sous vide cuisent en douceur à basse température.

FOURS VAPEUR

Four vapeur posables



DG 6001 (Classic)

- Commande EasySensor
- Touches sensibles
- 24 l, 3 niveaux de cuisson
- Technologie MonoSteam
- Réglage T° de 40 à 100°C (par palier de 5°C)
- Ouverture latérale
- 1 plat récupérateur et 2 récipients perforés en inox
- Noir obsidien

899,99 €* + 10 € éco-part = 909,99 €**



DG 6001 (Classic)

- Commande EasySensor
- Touches sensibles
- 24 l, 3 niveaux de cuisson
- Technologie MonoSteam
- Réglage T° de 40 à 100°C (par palier de 5°C)
- Ouverture latérale
- 1 plat récupérateur et 2 récipients perforés en inox
- Gris graphite

999,99 €* + 10 € éco-part = 1009,99 €**



DG 6019 (Classic)

- Commande EasySensor
- Touches sensibles
- 24 l, 3 niveaux de cuisson
- Technologie MonoSteam
- Réglage T° de 40 à 100°C (par palier de 5°C)
- Ouverture latérale
- 1 plat récupérateur, 3 récipients perforés et 1 grille en inox
- Inox anti-traces

999,99 €* + 10 € éco-part = 1009,99 €**

Fours vapeur encastrables, niche 45 cm Collection ContourLine



DG 2740 (Design)

- Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande sensible EasySensor
- Réglage T°C de 40 à 100°C
- 20 programmes automatiques
- Réduction des buées en fin de cuisson
- Inox anti-traces

1099 €* + 10 € éco-part = 1109 €**



DG 7140 (Design)

- Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande sensible DirectSensor S**
- Réglage T°C de 40 à 100°C
- 20 programmes automatiques
- Réduction des buées en fin de cuisson
- **Fonctions connectées : Miele@home**
- Inox anti-traces

1499 €* + 10 € éco-part = 1509 €**

Fours vapeur encastrables,
niche 45 cm
Collection PureLine



DG 2840 (Prestige)

- Cavit  inox 40 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- Bandeau de commande sensitif EasySensor
- R glage T C de 40   100 C
- 20 programmes automatiques
- R duction des bu es en fin de cuisson
- Inox anti-traces

1099  * + 10    co-part = 1109  **



DG 7240 (Prestige)

- Cavit  inox 40 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor S**
- R glage T C de 40   100 C
- 20 programmes automatiques
- R duction des bu es en fin de cuisson
- **Fonctions connect es : Miele@home**
- Inox anti-traces

1499  * + 10    co-part = 1509  **



DG 7440 (Prestige)

- Cavit  inox 40 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor**
- R glage T C de 40   100 C
- **135 programmes automatiques**
- **20 programmes personnalis s**
- **Eclairage int rieur LED (2 spots)**
- R duction des bu es en fin de cuisson
- Fonctions connect es : Miele@home
- Inox anti-traces

1799  * + 10    co-part = 1809  **

FOURS VAPEUR

Fours vapeur encastrables,
niche 45 cm
Collection VitroLine



DG 2840 (Prestige)

- Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande sensitif EasySensor
- Réglage T°C de 40 à 100°C
- 20 programmes automatiques
- Réduction des buées en fin de cuisson
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

1299 €* + 10 € éco-part = 1309 €**



DG 7240 (Prestige)

- Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor S**
- Réglage T°C de 40 à 100°C
- 20 programmes automatiques
- Réduction des buées en fin de cuisson
- **Fonctions connectées : Miele@home**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

1699 €* + 10 € éco-part = 1709 €**



DG 7440 (Prestige)

- Cavité inox 40 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor**
- Réglage T°C de 40 à 100°C
- **135 programmes automatiques**
- **20 programmes personnalisés**
- **Eclairage intérieur LED (2 spots)**
- Réduction des buées en fin de cuisson
- Fonctions connectées : Miele@home
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

1999 €* + 10 € éco-part = 2009 €**

FOURS VAPEUR HAUTE PRESSION

Fours vapeur haute pression,
Niche 38 cm



DGD 7035 (Prestige)

- Cavit  inox 19 litres, 3 niveaux d'introduction
- Porte   ouverture lat rale, charni re   gauche
- Technologie PowerSteam avec g n rateur externe
- Touches micro-contact
- Affichage digital de la T C et du temps
- R glage T C de 40   120 C
- Raccordement eau et vidange
- Inox anti-traces

4399  * + 10    co-part = 4409  **

Four vapeur encastrable haute
pression, Niche 38 cm
Collection PureLine



DGD 7635 IN (Prestige)

- Cavit  inox 19 litres, 3 niveaux d'introduction
- **Porte relevable**
- Technologie PowerSteam avec g n rateur externe
- Touches micro-contact
- Affichage digital de la T C et du temps
- R glage T C de 40   120 C
- Raccordement eau et vidange
- Inox anti-traces
- **Bandeau optionnel pour une installation dans une niche de 45 cm**

4899  * + 10    co-part = 4909  **

Four vapeur encastrable haute
pression, Niche 38 cm
Collection VitroLine



DGD 7635 NR (Prestige)

- Cavit  inox 19 litres, 3 niveaux d'introduction
- Porte relevable
- Technologie PowerSteam avec g n rateur externe
- Touches micro-contact
- Affichage digital de la T C et du temps
- R glage T C de 40   120 C
- Raccordement eau et vidange
- Noir obsidien
- Bandeau optionnel pour une installation dans une niche de 45 cm

4899  * + 10    co-part = 4909  **



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?


Les points forts* du four vapeur combiné

Exclusivité Miele DualSteam

La perfection comme vous l'aimez : le four vapeur combiné Miele complète idéalement un four et une table de cuisson, pour des résultats de cuisson parfaits. De courts temps de mise en température et de cuisson ainsi qu'une répartition homogène de la vapeur facilitent la préparation des plats – c'est le résultat offert par le puissant générateur de vapeur externe (3,3 KW) et l'agencement et l'alignement des deux buses de vapeur MultiSteam Pro.



Exclusivité Miele Cuisson combinée
Cuisiné à la perfection : la combinaison de la chaleur humide et sèche garantit des résultats de cuisson impeccables.



3 en 1

Un combiné compact : modes four, vapeur et cuisson combinée, un véritable hommage à la flexibilité !



Exclusivité Miele Enceinte de cuisson en inox avec revêtement PerfectClean

Qualité et facilité d'entretien : nos fours vapeur combinés sont tous équipés d'une enceinte de cuisson en inox.



Exclusivité Miele Mix & Match
Préparer des plats sains rapidement : avec Mix & Match, cuisez ou réchauffez plusieurs aliments à la fois, et en moins d'une demi-heure.



Exclusivité Miele Bandeau à mobilité et fermeture motorisées avec SoftClose¹⁾

Pratique : ouvrez et fermez le bandeau relevable du bout des doigts pour accéder au réservoir d'eau.

* selon les modèles

¹⁾ Brevet : EP 2 197 326

FOURS VAPEUR COMBINES, HAUTEUR 45 CM

Fours vapeur combinés,
Collection PureLine



DGC 7440 (Prestige)

- Cavit  inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor
- Bandeau lift motoris 
- R glage T C four multi. de 30   225 C
- R glage T C four vapeur de 40   100 C
- Cuisson combin e, **Mix & Match**
- 265 prog auto et 20 prog perso
-  clairage int rieur LED BrilliantLight
- Fonctions connect es : Miele@home
- Mode Shabbat
- Inox anti-traces

2799  * + 10    co-part. = 2809  **



DGC 7640 (Prestige)

- Cavit  inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch S**
- Bandeau lift motoris 
- T C, prog. et cuisson idem DGC 7440
- **Sonde de temp rature filaire**
- Mix & Match, **Cuisson auto. de menus**
-  clairage int rieur LED BrilliantLight
- Fonctions connect es : Miele@home
- **Rails t lescopiques**
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- Mode Shabbat
- Inox anti-traces

3499   + 10    co-part = 3509  **



DGC 7645 (Prestige)

- Cavit  inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- Bandeau de commande tactile MTouch S
- Bandeau lift motoris 
- T C, prog. et cuisson idem DGC 7440
- Sonde de temp rature filaire
- Mix & Match, Cuisson auto. de menus
-  clairage int rieur LED BrilliantLight
- Fonctions connect es : Miele@home
- Rails t lescopiques, Mode Shabbat
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Raccordement eau et vidange**
- Inox anti-traces

3699  * + 10    co-part = 3709  **



DGC 7840 (Prestige)

- Cavit  inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch**
- Bandeau lift motoris 
- T C, prog. et cuisson idem DGC 7440
- **Sonde de temp rature sans fil**
- Mix & Match, Cuisson auto. de menus
-  clairage int rieur LED BrilliantLight
- Fonctions connect es : Miele@home
- Rails t lescopiques
- Capteur de mouvement MotionReact
- Mode Shabbat
- Inox anti-traces

3999  * + 10    co-part. = 4009  **



DGC 7845 (Prestige)

- Cavit  inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- Bandeau de commande tactile MTouch
- Bandeau lift motoris 
- T C, prog. et cuisson idem DGC 7440
- Sonde de temp rature sans fil
- Mix & Match, Cuisson auto. de menus
-  clairage int rieur LED BrilliantLight
- Fonctions connect es : Miele@home
- Rails t lescopiques, Mode Shabbat
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Raccordement eau et vidange**
- Inox anti-traces

4199  * + 10    co-part. = 4209  **

Fours vapeur combinés, Collection VitroLine



DGC 7440 (Prestige)

- Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor
- Bandeau lift motorisé
- Réglage T°C four multi. de 30 à 225°C
- Réglage T°C four vapeur de 40 à 100°C
- Cuisson combinée, Mix & Match
- 265 prog auto et 20 prog perso
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- Mode Shabbat
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2999 €* + 10 € éco-part. = 3009 €**



DGC 7640 (Prestige)

- Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch S**
- Bandeau lift motorisé
- T°C, prog. et cuisson idem DGC 7440
- Mix & Match, **Cuisson auto. de menus**
- **Sonde de température filaire**
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Rails télescopiques**
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- Mode Shabbat
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3699 €* + 10 € éco-part. = 3709 €**



DGC 7645 (Prestige)

- Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande tactile MTouch S
- Bandeau lift motorisé
- T°C, prog. et cuisson idem DGC 7640
- Mix & Match, Cuisson auto. de menus
- Sonde de température filaire
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- Rails télescopiques, Mode Shabbat
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Raccordement eau et vidange**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3899 €* + 10 € éco-part. = 3909 €**



DGC 7840 (Prestige)

- Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch**
- Bandeau lift motorisé
- T°C, prog. et cuisson idem DGC 7440
- Mix & Match, Cuisson auto. de menus
- **Sonde de température sans fil**
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- Rails télescopiques
- Capteur de mouvement MotionReact
- Mode Shabbat
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

4199 €* + 10 € éco-part. = 4209 €**



DGC 7845 (Prestige)

- Cavité inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande tactile MTouch
- Bandeau lift motorisé
- T°C, prog. et cuisson idem DGC 7440
- Mix & Match, Cuisson auto. de menus
- Sonde de température sans fil
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- Rails télescopiques, Mode Shabbat
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Raccordement eau et vidange**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

4399 €* + 10 € éco-part. = 4409 €**

FOURS VAPEUR COMBINES, HAUTEUR 45 CM

Fours vapeur combinés,
Collection ArtLine



DGC 7440X (Prestige)

- Cavity inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture sans poignée et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor
- Bandeau lift motorisé
- Réglage T°C four multi. de 30 à 225°C
- Réglage T°C four vapeur de 40 à 100°C
- Cuisson combinée, Mix & Match
- 265 prog auto et 20 prog perso
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2999 €* + 10 € éco-part. = 3009 €**



DGC 7840X (Prestige)

- Cavity inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture sans poignée et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch**
- Bandeau lift motorisé
- T°C, prog. et cuisson idem DGC 7440X
- Mix & Match, **Cuisson auto. de menus**
- **Sonde de température sans fil**
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Rails télescopiques**
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

4199 €* + 10 € éco-part. = 4209 €**



DGC 7845X (Prestige)

- Cavity inox 48 litres, 3 niveaux d'introduction
- Ouverture sans poignée et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande tactile MTouch
- Bandeau lift motorisé
- T°C, prog. et cuisson idem DGC 7840X
- Mix & Match, Cuisson auto. de menus
- Sonde de température sans fil
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- Rails télescopiques
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Raccordement eau et vidange**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

4399 €* + 10 € éco-part. = 4409 €**

FOURS VAPEUR COMBINES, HAUTEUR 60 CM

Fours vapeur combinés,
Collection PureLine



DGC 7460 (Prestige)

- Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor
- Bandeau lift motorisé
- Réglage T°C four multi. de 30 à 225°C
- Réglage T°C four vapeur de 40 à 100°C
- Cuisson combinée, Mix & Match
- 265 prog auto et 20 prog perso
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- Mode Shabbat
- Inox anti-traces

3799 €* + 10 € éco-part. = 3809 €**



DGC 7660 (Prestige)

- Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch S**
- Bandeau lift motorisé
- T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460
- Mix & Match, **Cuisson auto. de menus**
- **Sonde de température filaire**
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Rails télescopiques**
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- **Mode Shabbat**
- Inox anti-traces

4499 €* + 10 € éco-part. = 4509 €**



DGC 7665 (Prestige)

- Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande tactile MTouch S
- Bandeau lift motorisé
- T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460
- Mix & Match, Cuisson auto. de menus
- Sonde de température filaire
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- Rails télescopiques, Mode Shabbat
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Raccordement eau et vidange**
- Inox anti-traces

4699 €* + 10 € éco-part. = 4709 €**



DGC 7860 (Prestige)

- Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch**
- Bandeau lift motorisé
- T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460
- Mix & Match, Cuisson auto. de menus
- **Sonde de température sans fil**
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- Rails télescopiques
- Capteur de mouvement MotionReact
- Mode Shabbat
- Inox anti-traces

5199 €* + 10 € éco-part. = 5209 €**



DGC 7865 (Prestige)

- Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande tactile MTouch
- Bandeau lift motorisé
- T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460
- Mix & Match, Cuisson auto. de menus
- Sonde de température sans fil
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- Rails télescopiques, Mode Shabbat
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Raccordement eau et vidange**
- Inox anti-traces

5399 €* + 10 € éco-part. = 5409 €**

FOURS VAPEUR COMBINES, HAUTEUR 60 CM

Fours vapeur combinés Collection VitroLine



DGC 7460 (Prestige)

- Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
 - Ouverture et fermeture douce
 - Technologie DualSteam avec générateur externe
 - Bandeau de commande sensitif DirectSensor
 - Bandeau lift motorisé
 - Réglage T°C four multi. de 30 à 225°C
 - Réglage T°C four vapeur de 40 à 100°C
 - Cuisson combinée, Mix & Match
 - 265 prog auto et 20 prog perso
 - Eclairage intérieur LED BrilliantLight
 - Fonctions connectées : Miele@home
 - Mode Shabbat
 - Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
- 3999 €* + 10 € éco-part. = 4009 €****



DGC 7660 (Prestige)

- Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
 - Ouverture et fermeture douce
 - Technologie DualSteam avec générateur externe
 - **Bandeau de commande tactile MTouch S**
 - Bandeau lift motorisé
 - T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460
 - Mix & Match, **Cuisson auto. de menus**
 - **Sonde de température filaire**
 - Eclairage intérieur LED BrilliantLight
 - Fonctions connectées : Miele@home
 - **Rails télescopiques**
 - **Capteur de mouvement MotionReact**
 - **Mode Shabbat**
 - Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
- 4699 €* + 10 € éco-part. = 4709 €****



DGC 7665 (Prestige)

- Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
 - Ouverture et fermeture douce
 - Technologie DualSteam avec générateur externe
 - Bandeau de commande tactile MTouch S
 - Bandeau lift motorisé
 - T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460
 - Mix & Match, Cuisson auto. de menus
 - Sonde de température filaire
 - Eclairage intérieur LED BrilliantLight
 - Fonctions connectées : Miele@home
 - Rails télescopiques, Mode Shabbat
 - Capteur de mouvement MotionReact
 - **Raccordement eau et vidange**
 - Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
- 4899 €* + 10 € éco-part. = 4909 €****



DGC 7860 (Prestige)

- Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
 - Ouverture et fermeture douce
 - Technologie DualSteam avec générateur externe
 - **Bandeau de commande tactile MTouch**
 - Bandeau lift motorisé
 - T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460
 - Mix & Match, Cuisson auto. de menus
 - **Sonde de température sans fil**
 - Eclairage intérieur LED BrilliantLight
 - Fonctions connectées : Miele@home
 - Rails télescopiques
 - Capteur de mouvement MotionReact
 - Mode Shabbat
 - Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
- 5399 €* + 10 € éco-part. = 5409 €****



DGC 7865 (Prestige)

- Cavité inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
 - Ouverture et fermeture douce
 - Technologie DualSteam avec générateur externe
 - Bandeau de commande tactile MTouch
 - Bandeau lift motorisé
 - T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460
 - Mix & Match, Cuisson auto. de menus
 - Sonde de température sans fil
 - Eclairage intérieur LED BrilliantLight
 - Fonctions connectées : Miele@home
 - Rails télescopiques, Mode Shabbat
 - Capteur de mouvement MotionReact
 - **Raccordement eau et vidange**
 - Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
- 5599 €* + 10 € éco-part. = 5609 €****

FOURS VAPEUR COMBINES, HAUTEUR 60 CM

Fours vapeur combinés
Collection ArtLine



DGC 7460X (Prestige)

- Cavity inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture sans poignée et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor
- Bandeau lift motorisé
- Réglage T°C four multi. de 30 à 225°C
- Réglage T°C four vapeur de 40 à 100°C
- Cuisson combinée, Mix & Match
- 265 prog auto et 20 prog perso
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3999 €* + 10 € éco-part. = 4009 €**



DGC 7860X (Prestige)

- Cavity inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture sans poignée et fermeture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch**
- Bandeau lift motorisé
- T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460X
- Mix & Match, Cuisson auto. de menus
- **Sonde de température sans fil**
- Eclairage intérieur LED BrilliantLight
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Rails télescopiques**
- Capteur de mouvement MotionReact
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

5399 €* + 10 € éco-part. = 5409 €**



DGC 7865X (Prestige)

- Cavity inox 68 litres, 4 niveaux d'introduction
 - Ouverture sans poignée et fermeture douce
 - Technologie DualSteam avec générateur externe
 - Bandeau de commande tactile MTouch
 - Bandeau lift motorisé
 - T°C, prog. et cuisson idem DGC 7460X
 - Mix & Match, Cuisson auto. de menus
 - Sonde de température sans fil
 - Eclairage intérieur LED BrilliantLight
 - Fonctions connectées : Miele@home
 - Rails télescopiques
 - Capteur de mouvement MotionReact
 - **Raccordement eau et vidange**
 - Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant
- 5599 €* + 10 € éco-part. = 5609 €**



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* du four vapeur micro-ondes combiné encastrable

Exclusivité Miele DualSteam

La perfection comme vous l'aimez : le four vapeur Miele complète idéalement un four et une table de cuisson, pour des résultats de cuisson parfaits. De courts temps de mise en température et de cuisson ainsi qu'une répartition homogène de la vapeur facilitent la préparation des plats – c'est le résultat offert par le puissant générateur de vapeur externe (3,3 KW) et l'agencement et l'alignement des deux buses de vapeur MultiSteam Pro.



3 en 1

Combiné compact : micro-ondes, cuisson vapeur et cuisson rapide pour une flexibilité optimale.



Cuisson rapide

Gagnez du temps : combinez la cuisson vapeur avec le mode micro-ondes pour une préparation plus rapide, sans perte de qualité.




Exclusivité Miele Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée

Qualité et facilité d'entretien : nos fours vapeur micro-ondes combinés sont tous équipés d'une enceinte de cuisson en inox.



Programmes automatiques

Des plats délicieux en un clin d'œil : poisson, viande ou légume, la préparation est entièrement automatique.



Quick & Gentle

Résultats parfaits en un temps record : réglage de la puissance en continu grâce à la technologie d'ondulation.

FOURS VAPEUR MICRO-ONDES, HAUTEUR 45 CM

Fours vapeur micro-ondes Collection ContourLine



DGM 7340 (Design)

- Cavit  inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor
-  clairage int rieur LED
- Micro-ondes jusqu'  1000 W
- Cuisson vapeur de 40   100 C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- Cuisson combin e vapeur et micro-ondes
- Fonctions connect es : Miele@home
- Inox anti-traces

2299  * + 10    co-part = 2309  **

Fours vapeur micro-ondes Collection PureLine



DGM 7440 (Prestige)

- Cavit  inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor
-  clairage int rieur LED
- Micro-ondes jusqu'  1000 W
- Cuisson vapeur de 40   100 C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- Cuisson combin e vapeur et micro-ondes
- Fonctions connect es : Miele@home
- Inox anti-traces

2299  * + 10    co-part = 2309  **



DGM 7640 (Prestige)

- Cavit  inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch S**
-  clairage int rieur LED
- Micro-ondes jusqu'  1000 W
- Cuisson vapeur de 40   100 C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- **Cuisson automatique de menus**
- Cuisson combin e vapeur et micro-ondes
- Fonctions connect es : Miele@home
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- Inox anti-traces

3399  * + 10    co-part = 3409  **



DGM 7645 (Prestige)

- Cavit  inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- Bandeau de commande tactile MTouch S
-  clairage int rieur LED
- Micro-ondes jusqu'  1000 W
- Cuisson vapeur de 40   100 C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- Cuisson automatique de menus
- Cuisson combin e vapeur et micro-ondes
- Fonctions connect es : Miele@home
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Raccordement arriv e d'eau uniquement**
- Inox anti-traces

3599  * + 10    co-part = 3609  **



DGM 7840 (Prestige)

- Cavit  inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch**
-  clairage int rieur LED
- Micro-ondes jusqu'  1000 W
- Cuisson vapeur de 40   100 C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- Cuisson automatique de menus
- Cuisson combin e vapeur et micro-ondes
- Fonctions connect es : Miele@home
- Capteur de mouvement MotionReact
- Inox anti-traces

4099  * + 10    co-part = 4109  **



DGM 7845 (Prestige)

- Cavit  inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec g n rateur externe
- Bandeau de commande tactile MTouch
-  clairage int rieur LED
- Micro-ondes jusqu'  1000 W
- Cuisson vapeur de 40   100 C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- Cuisson automatique de menus
- Cuisson combin e vapeur et micro-ondes
- Fonctions connect es : Miele@home
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Raccordement arriv e d'eau uniquement**
- Inox anti-traces

4299  * + 10    co-part = 4309  **

FOURS VAPEUR MICRO-ONDES, HAUTEUR 45 CM

Fours vapeur micro-ondes
Collection VitroLine



DGM 7440 (Prestige)

- Cavité inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande sensitif DirectSensor
- Eclairage intérieur LED
- Micro-ondes jusqu'à 1000 W
- Cuisson vapeur de 40 à 100°C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
- Fonctions connectées : Miele@home
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2499 €* + 10 € éco-part = 2509 €**



DGM 7640 (Prestige)

- Cavité inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch S**
- Eclairage intérieur LED
- Micro-ondes jusqu'à 1000 W
- Cuisson vapeur de 40 à 100°C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- **Cuisson automatique de menus**
- Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3599 €* + 10 € éco-part = 3609 €**



DGM 7645 (Prestige)

- Cavité inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande tactile MTouch S
- Eclairage intérieur LED
- Micro-ondes jusqu'à 1000 W
- Cuisson vapeur de 40 à 100°C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- Cuisson automatique de menus
- Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
- Fonctions connectées : Miele@home
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Raccordement arrivée d'eau uniquement**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3799 €* + 10 € éco-part = 3809 €**



DGM 7840 (Prestige)

- Cavité inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- **Bandeau de commande tactile MTouch**
- Eclairage intérieur LED
- Micro-ondes jusqu'à 1000 W
- Cuisson vapeur de 40 à 100°C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- Cuisson automatique de menus
- Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
- Fonctions connectées : Miele@home
- Capteur de mouvement MotionReact
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

4299 €* + 10 € éco-part = 4309 €**



DGM 7845 (Prestige)

- Cavité inox 40 l, 4 niveaux d'introduction
- Ouverture douce
- Technologie DualSteam avec générateur externe
- Bandeau de commande tactile MTouch
- Eclairage intérieur LED
- Micro-ondes jusqu'à 1000 W
- Cuisson vapeur de 40 à 100°C
- 180 prog auto et 20 prog perso
- Cuisson automatique de menus
- Cuisson combinée vapeur et micro-ondes
- Fonctions connectées : Miele@home
- Capteur de mouvement MotionReact
- **Raccordement arrivée d'eau uniquement**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

4499 €* + 10 € éco-part = 4509 €**



900

750

600

450

*** 450

*** 300

Auto

Auto

Auto

12:00

Power

Power

Power

Power

Power

Power

OK

Start

Start

Quelles caractéristiques de confort sont importantes pour vous ?

Les points forts* des micro-ondes Miele

Exclusivité Miele

Enceinte de cuisson XL

Avec un volume utile d'enceinte de 46 litres, nos appareils avec commande TopControl vous offrent un vaste espace à utiliser avec flexibilité pour laisser libre cours à votre créativité culinaire.



Programmes automatiques

Réussir les plats comme par magie et sans effort : il suffit de sélectionner un programme et par ex. de régler le poids, et l'appareil s'occupe du reste


Touche Quick Start du micro-ondes

Gain de temps : accédez directement à la puissance maximale du micro-ondes, comme à votre habitude.



Enceinte de cuisson en inox

Très efficace : l'enceinte en inox assure une répartition parfaite des micro-ondes et un nettoyage facile.



Mode combiné

Économiser de l'argent et améliorer les résultats : en mode combiné, les mets sont cuits et dorés simultanément.



EasySensor

Un classique réinventé : les appareils Miele SideControl sont maintenant équipés d'une commande tactile.

FOURS MICRO-ONDES

Four micro-ondes posable



M 6012 SC (Classic)

- Commande EasyControl sur le côté
- 26 l, 3 modes de cuisson : micro-ondes, gril et combiné
- 17 programmes automatiques
- 7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
- Gril quartz 800 W
- Touche Quick Start, Maintien au chaud automatique, Fonction mémoire
- Plateau tournant Ø 32 cm
- Enceinte inox
- Inox anti-traces

569,99 €* + 3 € d'éco-part = 572,99 €**

Fours micro-ondes encastrables, niche 35 cm



M 2224 SC (Design)

- Micro-ondes gril
- Cavité inox 17 litres
- Ouverture porte latérale
- Bandeau de commande sensitif EasySensor
- Affichage digital
- 15 programmes automatiques
- 7 niveaux de puissance de 80 à 800 W
- **Gril quartz 800 W**
- Eclairage intérieur LED
- Plateau tournant Ø 27 cm
- Noir obsidien

899,99 €* + 3 € d'éco-part = 902,99 €**

Fours micro-ondes encastrables, niche 36 cm



M 2230 SC (Design)

- **Micro-ondes solo**
- Cavité inox 17 litres
- Ouverture porte latérale
- Bandeau de commande sensitif EasySensor
- Affichage digital
- 10 programmes automatiques
- 7 niveaux de puissance de 80 à 800 W
- Quick Start et Maintien au chaud
- Eclairage intérieur LED
- Plateau tournant Ø 27 cm
- Noir obsidien

899,99 €* + 3 € d'éco-part = 902,99 €**

Fours micro-ondes encastrables, niche 38 cm



M 2234 SC (Design)

- **Micro-ondes gril**
- Cavité inox 17 litres
- Ouverture porte latérale
- Bandeau de commande sensitif EasySensor
- Affichage digital
- **15 programmes automatiques**
- 7 niveaux de puissance de 80 à 800 W
- **Gril quartz 800 W**
- Eclairage intérieur LED
- Plateau tournant Ø 27 cm
- Noir obsidien, **Blanc brillant**

949,99 €* + 3 € d'éco-part = 952,99 €**

Fours micro-ondes encastrables, niche 45 cm



M 2240 SC (Design)

- **Micro-ondes solo**
- **Cavité inox 26 litres**
- Ouverture porte latérale
- Bandeau de commande sensitif EasySensor
- Affichage digital
- 10 programmes automatiques
- 7 niveaux de puissance de **80 à 900 W**
- Quick Start et Maintien au chaud
- Eclairage intérieur LED
- **Plateau tournant Ø 32 cm**
- Noir obsidien

949,99 €* + 3 € d'éco-part = 952,99 €**

Fours micro-ondes encastrables, niche 45 cm, Collection ContourLine



M 7140 TC (Design)

- **Micro-ondes solo**
- **Cavité inox 46 litres**
- **Porte abattante**
- **Ouverture et fermeture douce**
- **Bandeau de commande sensitif DirectSensor S**
- **35 programmes automatiques**
- 7 niveaux de puissance de 80 à 900 W
- Quick Start et maintien au chaud
- Eclairage intérieur LED
- **Plateau tournant Ø 40 cm**
- Inox anti-traces

1199 €* + 3 € d'éco-part = 1202 €**

FOURS MICRO-ONDES

Fours micro-ondes encastrables,
niche 45 cm,
Collection PureLine



M 7240 TC (Prestige)

- Micro-ondes solo
- Cavit  inox 46 litres
- Porte abattante
- Ouverture et fermeture douce
- Bandeau de commande sensible DirectSensor S
- 35 programmes automatiques
- 7 niveaux de puissance de 80   900 W
- Quick Start et Maintien au chaud
-  clairage int rieur LED
- Plateau tournant   40 cm
- Inox anti-traces

1199  * + 3   d' co-part = 1202  **



M 7244 TC (Prestige)

- **Micro-ondes gril**
- Cavit  inox 46 litres
- Porte abattante
- Ouverture et fermeture douce
- Bandeau de commande sensible DirectSensor S
- **45 programmes automatiques**
- 7 niveaux de puissance de 80   900 W
- **Gril quartz 1500 W**
-  clairage int rieur LED
- Plateau tournant   40 cm
- Inox anti-traces

1299  * + 3   d' co-part = 1302  **

Fours micro-ondes encastrables,
niche 45 cm,
Collection VitroLine



M 7244 TC (Prestige)

- **Micro-ondes gril**
- Cavit  inox 46 litres
- Porte abattante
- Ouverture et fermeture douce
- Bandeau de commande sensible DirectSensor S
- 45 programmes automatiques
- 7 niveaux de puissance de 80   900 W
- **Gril quartz 1500 W**
-  clairage int rieur LED
- Plateau tournant   40 cm
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

1499  * + 3   d' co-part = 1502  **



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des tiroirs chauffants de Miele

Exclusivité Miele

Cuisson à basse température

Une viande de qualité mérite une cuisson à basse température : ce procédé professionnel permet de cuire délicatement la viande à basse température et de préserver au maximum les arômes et les nutriments. Vos pièces de viande sont tendres, juteuses et savoureuses, elles peuvent être coupées immédiatement après la cuisson. Plus besoin de temps de repos puisque le jus de la viande est réparti de manière homogène.



Quatre modes de cuisson

4 en 1 : réchauffer des tasses ou des assiettes, maintenir des plats au chaud ou cuire à basse température.




Commande tactile SensorTouch

Élégance et facilité d'entretien : un écran tactile à fleur de plan pratique doté d'une technologie de pointe.



Push2Open

Ouverture rapide : une légère pression sur le tiroir suffit.



Fonction Timer

Flexibilité : le tiroir s'éteint automatiquement à l'issue du temps programmé.



Possibilités d'utilisation

Grâce au tiroir chauffant, vous pouvez aussi déshydrater des aliments, faire sécher des herbes, lever des pâtes, fondre du chocolat et bien d'autres choses encore.

TIROIRS

Tiroirs culinaires,
hauteur 14 cm



ESW 7110 (Design)

- Vaisselle pour 6 personnes
- Bandeau de commande sensitif
- Chauffe-plat, Maintien au chaud
- Cuisson basse température
- Réglage T°C de 40 à 85°C
- Ouverture Push2open
- Porte tempérée
- Sécurité anti-surchauffe
- Fonctions connectées : Miele@home
- Mode Shabbat
- Inox anti-traces

1099 €* + 5 € d'éco-part. = 1104 €**



ESW 7010 (Design ou Prestige selon coloris)

- Vaisselle pour 6 personnes
- Bandeau de commande sensitif
- Chauffe-plat, Maintien au chaud
- Cuisson basse température
- Réglage T°C de 40 à 85°C
- Ouverture Push2open
- Porte tempérée
- Sécurité anti-surchauffe
- Fonctions connectées : Miele@home
- Mode Shabbat
- **Noir obsidien (Design), Gris graphite (Prestige), Blanc brillant (Prestige)**

1099 €* + 5 € d'éco-part. = 1104 €**

Tiroirs culinaires,
hauteur 29 cm



ESW 7120 (Design)

- Vaisselle pour 12 personnes
- Bandeau de commande sensitif
- Chauffe-plat, Maintien au chaud
- Cuisson basse température
- Réglage T°C de 40 à 85°C
- Ouverture Push2open
- Porte tempérée
- Sécurité anti-surchauffe
- Fonctions connectées : Miele@home
- Mode Shabbat
- Inox anti-traces
- **Hauteur façade 29 cm**

1199 €* + 5 € d'éco-part. = 1204 €**

Tiroirs culinaires,
hauteur 32 cm



ESW 7020 (Prestige)

- Vaisselle pour 12 personnes
- Bandeau de commande sensitif
- Chauffe-plat, Maintien au chaud
- Cuisson basse température
- Réglage T°C de 40 à 85°C
- Ouverture Push2open
- Porte tempérée
- Sécurité anti-surchauffe
- Fonctions connectées : Miele@home
- Mode Shabbat
- **Liseré Inox anti-traces, Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant**
- Hauteur façade 29 cm

1199 €* + 5 € d'éco-part. = 1204 €**



ESW 7030 (Prestige)

- Vaisselle pour 12 personnes
- Bandeau de commande sensitif
- Chauffe-plat, Maintien au chaud
- Cuisson basse température
- Réglage T°C de 40 à 85°C
- Ouverture Push2open
- Porte tempérée
- Sécurité anti-surchauffe
- Fonctions connectées : Miele@home
- Mode Shabbat
- **Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant**
- **Hauteur façade 32 cm**

1299 €* + 5 € d'éco-part. = 1304 €**





Un équipement exclusif pour des saveurs intactes

Les points forts du tiroir de mise sous vide encastrable

Mise sous vide

L'extraction de l'air et de l'oxygène prépare idéalement vos aliments à la cuisson sous vide au four vapeur. En outre, vous pouvez diviser en portions, stocker, mariner ou refermer à la perfection vos sachets sous vide contenant du poisson, de la viande et des légumes. Autre avantage : pour obtenir une conservation maximale, mettez vos aliments sous vide avant de les congeler – vitamines et goût restent parfaitement préservés et les aliments ne subissent aucune brûlure de congélation. En outre, vous gagnez de la place dans le congélateur.



Commande sensitive SensorTouch

Élégance et facilité d'entretien : un écran sensitif affleurant pratique doté d'une technologie de pointe.



Trois niveaux de mise sous vide

Réglage individuel : vous avez le choix entre trois niveaux pour la mise sous vide, adaptés à tous les aliments.



Push2Open

Ouverture rapide : une légère pression sur le tiroir suffit.



Sachets mise sous vide alimentaires

En lieu sûr : les sachets sous vide Miele sont résistants à la chaleur, étanches et neutres en goût.



Boîtes sous vide réutilisables

Solution durable : contrairement aux sachets, les boîtes de mise sous vide sont réutilisables à volonté.

TIROIRS

Tiroirs de mise sous vide,
hauteur 14 cm



EVS 7010 (Prestige)

- Enceinte inox 8 litres
- Bandeau de commande sensitif
- Ouverture Push2open
- Fermeture douce
- 3 niveaux de mise sous vide
- 3 durées de soudure
- Arrêt automatique de sécurité
- Livré avec 100 sachets
- Livré avec connectique pour boîtes de mise sous vide
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2499 €* + 0,30 € d'éco-part. = 2499,30 €**



Miele



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des machines à café encastrables de Miele


La vraie expérience du goût

Préparez un café savoureux grâce à votre machine à café Miele. Grâce à l'AromaticSystemFresh, les grains sont fraîchement moulus pour chaque café puis la percolation est directement démarrée, pour un goût intense. Grâce à CoffeeSelect, vous profitez également de trois réservoirs à grains séparés pour pouvoir préparer chaque spécialité à base de café avec les grains les mieux adaptés. La technique de percolation assure, de plus, une explosion totale de l'arôme. Et pour que votre pause café soit absolument parfaite, Miele a développé son propre café, parfaitement adapté à ses machines à café. Vous obtenez ainsi des saveurs inégalées qui feront de vos matinées, vos après-midis, mais également vos soirées une véritable expérience gustative.



Simple d'utilisation

Une dégustation parfaite : les différentes fonctions de la machine permettent une préparation rapide et simple de vos boissons.



Nettoyage facile

Propre en un clin d'œil : votre machine peut être facilement entretenue grâce aux pièces amovibles et aux programmes de nettoyage automatiques.



Exclusivité Miele CoffeeSelect¹⁾

Au choix : grâce aux trois réservoirs à grains, votre boisson est toujours préparée avec la variété la mieux adaptée.



Exclusivité Miele Nettoyage automatique²⁾

Pratique et sans effort : le nettoyage ainsi que le détartrage sont pris en charge par votre machine à café Miele.



Exclusivité Miele CupSensor³⁾

Distance idéale : le capteur CupSensor détecte la hauteur de la tasse et règle la position de la distribution centrale.

* selon le modèle

¹⁾ Brevet : EP 2957199

²⁾ Brevet : EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE102014113161

³⁾ Brevet : EP 2454976

MACHINES À CAFÉ ENCASTRABLES, HAUTEUR 45 CM

Machine à café encastrables à grains Collection PureLine



CVA 7440 (Prestige)

- Commande sensitive DirectSensor
- Prog. auto. Cappuccino et Latte Macchiato, Espresso, Ristretto
- Préparation de mousse de lait, lait chaud, eau chaude, 7 variations de thé
- Ouverture latérale ComfortDoor
- AromaticSystemFresh, OneTouch for two
- Réservoir eau 2,7 l ; 2 bacs à grain de 300 g
- 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs : Programmation quantité d'eau, café, température et degré de la mouture.
- CupSensor, éclairage BrilliantLight
- Mise en marche et arrêt auto., Timer
- Fonctions connectées : Miele@home
- Inox anti-traces

2799 €* + 0,24 € éco-part = 2799,24 €**



CVA 7445 (Prestige)

- Commande sensitive DirectSensor
- Prog. auto. Cappuccino et Latte Macchiato, Espresso, Ristretto
- Préparation de mousse de lait, lait chaud, eau chaude, 7 variations de thé
- AromaticSystemFresh, OneTouch for two
- Réservoir eau 2,7 l ; 2 bacs à grain de 300 g
- 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs : Programmation quantité d'eau, café, température et degré de la mouture.
- CupSensor, éclairage BrilliantLight
- Mise en marche et arrêt auto., Timer
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Raccordement à l'eau courante**
- Inox anti-traces

2999 €* + 0,24 € éco-part = 2999,24 €**



CVA 7840 (Prestige)

- **Commande tactile MTouch**
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- Prog. auto. Cappuccino et Latte Macchiato, Espresso, Ristretto
- Préparation de mousse de lait, lait chaud, eau chaude, 7 variations de thé
- AromaticSystemFresh, OneTouch for two
- Réservoir eau 2,7 l ; **CoffeeSelect 3 bacs à grain de 300 g, 150g et 150 g**
- 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs : Programmation quantité d'eau, café, température et degré de la mouture.
- CupSensor, éclairage BrilliantLight
- **Cartouche de détartrage et nettoyage auto.**
- Fonctions connectées : Miele@home
- Inox anti-traces

3599 €* + 0,24 € éco-part = 3599,24 €**

Machine à café encastrables à grains Collection VitroLine - ArtLine



CVA 7845 (Prestige)

- Commande tactile MTouch
- Capteur de mouvement MotionReact
- Prog. auto. Cappuccino et Latte Macchiato, Espresso, Ristretto
- Préparation de mousse de lait, lait chaud, eau chaude, 7 variations de thé
- AromaticSystemFresh, OneTouch for two
- Réservoir eau 2,7 l ; CoffeeSelect 3 bacs à grain de 300 g, 150g et 150 g
- 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs : Programmation quantité d'eau, café, température et degré de la mouture.
- CupSensor, éclairage BrilliantLight
- Cartouche de détartrage et nettoyage auto.
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Raccordement à l'eau courante**
- Inox anti-traces

3799 €* + 0,24 € éco-part = 3799,24 €**



CVA 7440 (Prestige)

- Commande sensitive DirectSensor
- Prog. auto. Cappuccino et Latte Macchiato, Espresso, Ristretto
- Préparation de mousse de lait, lait chaud, eau chaude, 7 variations de thé
- **Ouverture latérale ComfortDoor**
- **AromaticSystemFresh, OneTouch for two**
- Réservoir eau 2,7 l ; 2 bacs à grain de 300 g
- 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs : Programmation quantité d'eau, café, température et degré de la mouture.
- **CupSensor, éclairage BrilliantLight**
- Mise en marche et arrêt auto., **Timer**
- **Fonctions connectées : Miele@home**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

2999 €* + 0,24 € éco-part = 2999,24 €**



CVA 7845 (Prestige)

- **Commande tactile MTouch**
- **Capteur de mouvement MotionReact**
- Prog. auto. Cappuccino et Latte Macchiato, Espresso, Ristretto
- Préparation de mousse de lait, lait chaud, eau chaude, 7 variations de thé
- AromaticSystemFresh, OneTouch for two
- Réservoir eau 2,7 l ; **CoffeeSelect 3 bacs à grain de 300 g, 150g et 150 g**
- 4 modes auto. et 10 profils utilisateurs : Programmation quantité d'eau, café, température et degré de la mouture.
- CupSensor, éclairage BrilliantLight
- **Cartouche de détartrage et nettoyage auto.**
- Fonctions connectées : Miele@home
- **Raccordement à l'eau courante**
- Noir obsidien, Gris graphite, Blanc brillant

3999 €* + 0,24 € éco-part = 3999,24 €**



Plaques émaillées à revêtement PerfectClean

Pour les fours et fours vapeur combinés



Plaque de cuisson HBB 51



Revêtement PerfectClean

Les plaques et grilles de cuisson bénéficient d'un revêtement de surface extrêmement résistant aux égratignures qui présente d'exceptionnelles propriétés anti-adhésives. Même les salissures les plus tenaces s'enlèvent d'un simple coup d'éponge douce, avec un peu de liquide vaisselle.



Plaque de cuisson Gourmet perforée HBBL 71

Pour tout ce qui est croustillant.

- Pour des biscuits, pains, pizzas et frites croustillants
- Idéale pour la cuisson avec la fonction HydraCook
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9520620

89,99€*



Plaque de cuisson multi-usage HUBB 51

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèchefrite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 41,5 cm x 35 cm x 4,1 cm
- Pour les cuisinières/fours de la génération H2000 avec une enceinte de cuisson de 56 l ainsi que pour les fours Dialog

Réf. 9519720

89,99 €*



Plaque de cuisson multi-usage HUBB 71

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèchefrite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 3,48 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9519840

89,99 €*



Plaque de cuisson HBB 71

Pour cuire des biscuits, pâtisseries, gâteaux sur plaque, etc.

- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Grâce à ses propriétés anti-adhésives, l'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9519820

89,99 €*



Plaque de cuisson multi-usage HUBB 91

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèchefrite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 72 cm x 36,6 cm x 5,6 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large de la génération H2000/H6000/H7000

Réf. 9520680

199,99 €*



Plaque à griller et rôtir HGBB 91

Évite les projections de graisse, facilite le nettoyage
Le jus de cuisson et la graisse ne brûlent pas et peuvent être utilisés pour confectionner une sauce délicieuse

Parfaitement adaptée à la plaque de cuisson multi-usage HUBB 91

Dimensions : L x P x H : 67,6 cm x 36,3 cm x 2,5 cm

Pour les appareils de 90 cm de large de la génération H2000/H6000/H7000

Réf. 9520690

179,99 €*



Plaque à griller et rôtir HGBB 71

Évite les projections de graisse, facilite le nettoyage

- Le jus de cuisson et la graisse ne brûlent pas et peuvent être utilisés pour confectionner une sauce délicieuse

- Parfaitement adaptée à la plaque de cuisson multi-usage HUBB 71

- Dimensions : L x P x H :

- 40,3 cm x 38,5 cm x 2,5 cm

- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9520630

89,99 €*



Moules ronds HBF 27-1/HBFL 27-1

Pour réussir pizzas, quiches ou tartes

- Propriétés anti-adhésives, particulièrement résistant aux égratignures grâce au revêtement PerfectClean
- L'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
- Nettoyage particulièrement simple
- 27 cm de diamètre, à placer sur la grille

HBF 27-1

Réf. 9520720

54,99 €*

HBFL 27-1 avec logo Miele historique

Réf. 9520730

64,99 €*



Moule rond perforé HBFP 27-1

Pour préparer des petits gâteaux croustillants avec la fonction HydraCook

- Idéal pour réussir les petits pains, brioches, croissants, pizzas, quiches et tartes
- Répartition optimale de la vapeur grâce à la perforation avec la fonction HydraCook
- Propriétés anti-adhésives, particulièrement résistant aux égratignures grâce au revêtement PerfectClean
- L'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
- 27 cm de diamètre, à placer sur la grille
- Dans les fours Dialog, compatible uniquement avec les modes de cuisson conventionnels, à ne pas utiliser avec M Chef.

Réf. 10116800

59,99 €*

Grilles de cuisson

Accessoires de cuisson



Grilles de cuisson d'origine Miele

Complétez votre four, four Dialog ou four vapeur combiné Miele avec des grilles de cuisson supplémentaires. Vous tirez ainsi le meilleur parti de l'enceinte et de ses différents niveaux, pour un maximum de flexibilité. Nos grilles de cuisson sont parfaites comme support pour les moules et les plats à gratin. Elles donnent également un croustillant incomparable aux saucisses à griller et autres viandes. La graisse qui s'écoule est recueillie sur les plaques de cuisson multi-usages d'origine Miele adaptées puis utilisée pour concocter une sauce délicieuse. Enfin, elles sont faciles à manipuler : Les grilles Miele d'origine peuvent se poser sur les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage du four.



PyroFit

Les grilles, grilles de cuisson ainsi que les rails coulissants FlexiClips avec revêtement PyroFit sont impeccables après chaque pyrolyse. Les accessoires dotés de ce revêtement peuvent rester dans l'enceinte de cuisson sans problème lors de la pyrolyse et sont nettoyés automatiquement.




Grille de cuisson HBBR 71

Avec revêtement PerfectClean

- Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
- Pour griller, poser sur la plaque de cuisson multi-usage HUBB 71
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,4 cm x 38 cm x 2,5 cm
- Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL et DGC XXL

Réf. 9524950

69,99 €*




Grille de cuisson HBBR 72

Avec revêtement PyroFit

- Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
- Pour griller, poser sur la plaque de cuisson multi-usage HUBB 71
- Nettoyage automatique pratique par pyrolyse
- Dimensions : L x P x H : 44,4 cm x 38 cm x 2,5 cm
- Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l

Réf. 9520640

89,99 €*




Grille de cuisson HBBR 92

Avec revêtement PyroFit

- Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
- Pour griller, poser sur la plaque de cuisson multi-usage HUBB 91
- Nettoyage automatique pratique par pyrolyse
- Dimensions : L x P x H : 71,6 cm x 36 cm x 3 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large de la génération H2000/H6000/H7000

Réf. 9520700

169,99 €*



Poignée d'extraction HEG

Pour extraire en toute sécurité les plaques et grilles chargées et chaudes

Pour un support plus stable des plaques lourdes directement au centre de gravité

Réf. 3985271

19,99 €*

Rails coulissants FlexiClips

Accessoires pour grill



Rails coulissants FlexiClips

Les rails coulissants FlexiClip permettent de faire coulisser les plaques et grilles de cuisson ainsi que les plats à rôtir Gourmet en toute sécurité en dehors de l'enceinte de cuisson, et de les maintenir dans n'importe quelle position. Il est encore plus facile d'arroser un rôti ou de tourner un plat, sans risque de brûlure. De plus, les plaques, grilles et plats à rôtir posés sur les rails coulissants FlexiClips peuvent être insérés individuellement et très simplement à une hauteur différente.

Il est possible d'utiliser jusqu'à 3 niveaux simultanément, c'est-à-dire que votre enceinte de cuisson peut être équipée d'un maximum de 3 paires de rails coulissants FlexiClips.

Les rails coulissants FlexiClips se fixent très facilement sur les rails de guidage du four.



Rails coulissant FlexiClips HFC 70-C

HFC 70-C pour les appareils de la génération H7000 et H2265 – H2268

Réf. 10581490

129,99 €*



Rails coulissant FlexiClips HFC 71

HFC 71 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour les fours vapeur combinés DGC XL à partir du numéro de fabrication 127273729 et DGC XXL

Réf. 9520660

169,99 €*



Rails coulissant FlexiClips HFC 70

HFC 70 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour les fours vapeur combinés DGC XL à partir du numéro de fabrication 127273729 et DGC XXL

Réf. 9520650

144,99 €*



Rails coulissant FlexiClips HFC 72/HFC 92

HFC 72 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l

Réf. 9520670

199,99 €*

HFC 92 pour les appareils de 90 cm de large des générations H6000/H7000

Réf. 9520710

219,99 €*

Combinaisons possibles pour les rails coulissants

Désignation	H 2000/7000			DGC 7000 XL/XXL
	49 l/76 l	49 l/76 l pyrolyse	90 cm	48 l/68 l
HFC 70 C	•	•		
HFC 70	•	•		•
HFC 71 Perfect Clean	•	•		•
HFC 72 PyroFit		•		•
HFC 92 PyroFit			•	

• = compatible



Kit d'accessoires PyroFit pour fours multifonctions

Kit pour fours multifonctions H 716x BP et H 726x BP comprenant :

- 1 paire de gradins PyroFit
- 1 paire de rails télescopiques HFC 72 PyroFit

Réf. 98506740

349,97 €

Rails FlexiClip HFC 50

Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de cuisson supplémentaires dans votre four multifonctions.

- Pour glisser des plats sur d'autres niveaux
- Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
- Fixation simple sur les grilles du four
- Pour four H 2000, 56 L

Réf. 9170810

99,99 €*

Rails FlexiClip HFC 61 Avec revêtement PerfectClean

Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de cuisson supplémentaires dans votre four

- Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
- Fixation simple sur les gradins du four
- Nettoyage très simple
- Pour fours multifonctions H 5000 avec cavité 76L et pour fours vapeur combinés DGC XL

Réf. 6949330

164,99 €*

Plats à rôtir Gourmet et couvercles



Plat à rôtir Gourmet

Pour réussir rôtis, gratins, plats mijotés et bien plus encore, il existe un plat à rôtir Gourmet Miele d'origine adapté pour chaque cuisinière, four, four Dialog et four vapeur combiné Miele. Ces plats peuvent être insérés, selon l'appareil, sur les rails de guidage, sur les rails individuels Comfort ainsi que sur les rails coulissants FlexiClips, ou encore être posés sur la grille. Les plats à rôtir Gourmet Miele d'origine sont tous fabriqués en Allemagne en aluminium moulé et sont dotés d'un revêtement anti-adhésif ILAG. Cela évite que les aliments attachent, et facilite le nettoyage.

Les variantes adaptées à l'induction de ce plat à rôtir sont dotées d'un fond magnétisable.

Couvercle de plat à rôtir Gourmet

Il y a un couvercle en inox adapté à chaque plat à rôtir Gourmet Miele. Ces couvercles doivent être commandés séparément.



Plat à rôtir Gourmet HUB 5000-M

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 5 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC 7000. Peut également être utilisé sur les tables de cuisson électriques (mais pas au gaz ou à induction).

Réf. 10314250

189,99 €*



Plat à rôtir Gourmet pour induction HUB 5001-M

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 5 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC 7000. Peut être utilisé sur toutes les tables de cuisson, sauf au gaz.

Réf. 10314270

249,99 €*



Couvercle pour plat à rôtir Gourmet HBD 60-22

Pour les plats à rôtir Miele HUB 62-22, 5000-M et 5001-M

- En inox de grande qualité
- À ne pas utiliser dans un four avec fonction micro-ondes ou pour griller
- Dans les fours Dialog, compatible uniquement avec les modes de cuisson conventionnels, à ne pas utiliser avec M Chef.
- Non fourni avec le plat à rôtir

Réf. 5136950

99,99 €*



Plat à rôtir Gourmet pour induction HUB 5001-XL

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 8 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H :
44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H :
38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/
H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l
ainsi que pour tous les fours vapeur combinés
DGC 7000. Peut être utilisé sur toutes les tables de
cuisson, sauf au gaz.

Réf. 10314310

299,99 €*

Couvercle pour plat à rôtir Gourmet HBD 60-35

Pour les plats à rôtir Miele HUB 61-35 et
HUB 5000 XL

- En inox de grande qualité
- À ne pas utiliser dans un four avec fonction
micro-ondes ou pour griller
- Non fourni avec le plat à rôtir
- Ne convient pas aux fours compacts encastrables
- Dimensions : L x P x H :
39,0 cm x 35,5 cm x 13,4 cm

Réf. 5136960

119,99 €*

Combinaisons possibles pour le plat à rôtir Gourmet							
Désignation	Couvercle		H 2000/7000		H 7000 BM	DGC 7000	DO 7000
	HBD 60-22	HBD 60-35	49 l 76 l	90 cm			
Pour tables de cuisson électriques							
HUB 5000-M	•		•	G		•	
Pour tables de cuisson électriques et à induction							
HUB 5001-M	•		•	G		•	
HUB 5001-XL		•	•	G		•	
HUB 62-22	•			G	N1		•
HUB 62-35		•		G	N1		

• = compatible

■ = le plat à rôtir est adapté aux grilles ou aux rails coulissants FlexiClips (selon l'appareil)

G = le plat à rôtir Gourmet doit uniquement être utilisé sur la grille

N1= le plat à rôtir Gourmet doit être inséré uniquement sur la grille au niveau 1 en partant du bas

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Accessoires pour fours vapeur

Plats de cuisson vapeur et couvercles



Afin que vous puissiez utiliser votre four vapeur Miele comme vous le voulez, nous vous proposons un grand choix de plats de cuisson vapeur pratiques et de grande qualité. Les plats de cuisson non perforés sont parfaits pour préparer des plats en sauce ainsi que pour les plats de base tels que des pâtes ou du riz cuits à l'eau. Les plats de cuisson non perforés de grand volume sont quant à eux idéaux pour préparer des soupes, pots-au-feu et plats mijotés. Les plats de cuisson perforés sont particulièrement bien adaptés pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre préparés sans sauce. Ils sont aussi parfaits pour la décongélation. Tous les plats de cuisson vapeur Miele sont des accessoires professionnels fabriqués en Europe, en inox de 0,6 mm d'épaisseur avec traitement de surface.

Accessoires pour fours vapeur et fours vapeur combinés micro-ondes



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 40

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168200

24,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 100 40

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 400 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10170290

39,99 €*



Plat en verre plat DMGS 100 30

- Pour préparer des plats en mode micro-ondes
Convient pour le DGM 6000
Peut également être utilisé comme plat de récupération en mode cuisson vapeur
Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 394 x 30 mm

Réf. 10168180

59,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 80

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 4,2 l, capacité utile : 3,6 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 80 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168230

34,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 50 40

- Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168190

39,99 €*

Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 120

- Pour les soupes ainsi que les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 5,5 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 120 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 11323320

49,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 100 40

- Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
 - Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l
 - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 400 x 40 mm
 - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10170300

49,99 €*

Accessoires pour fours vapeur combinés



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 20

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 450 x 190 x 40 mm
- Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele

Réf. 8246340

39,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 20

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l

Dimensions extérieures : L x P x H :

448 x 190 x 40 mm

Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele

Réf. 8285410

49,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 12

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

Capacité : 5,4 l, capacité utile : 3,3 l

Dimensions extérieures : L x P x H :

448 x 386 x 40 mm

Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele

Réf. 8249430

69,99 €*



Accessoires pour fours vapeur posables et fours vapeur haute pression



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 2

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 2,5 l, capacité utile : 2,0 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 60 mm

Réf. 5001390

32,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 3

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 65 mm
- Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele

Réf. 5001400

39,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 7

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 2,8 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 100 mm

Réf. 8019361

39,99 €*



Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 9

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 5,7 l, capacité utile : 4,2 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 150 mm

Réf. 8015103

49,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 1

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 1,5 l, capacité utile : 0,9 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 40 mm

Réf. 5001370

34,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 4

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 60 mm
- Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele

Réf. 5379570

54,99 €*



Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 8

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 2,0 l, capacité utile : 1,7 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 40 mm
- Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele

Réf. 8227240

42,99 €*



Couvercle inox avec poignée DGD 1/2

Pour plats de cuisson vapeur

- Avec des dimensions extérieures de L x P : 325 x 265 mm
- En inox
- Pour le plat de cuisson vapeur DGG 3

Réf. 7623900

29,99 €*



Couvercle inox avec poignée DGD 1/3

Pour plats de cuisson vapeur

- Avec des dimensions extérieures de L x P : 325 x 176 mm
- En inox
- Pour les plats de cuisson DGG 2, DGG 7 et DGG 9

Réf. 8109071

19,99 €*



Couvercle inox avec poignée DGD 50

Pour plats de cuisson vapeur

- Compatible avec DGG 50-40, DGG 50-80, DGG 50-120
- Pour couvrir durant la cuisson et pour la conservation
- En inox

Réf. 11323340

29,99 €

* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Combinaisons possibles pour les plats de cuisson vapeur

Autres accessoires pour fours vapeur

Combinaisons possibles pour les plats de cuisson vapeur							
	Fours vapeur	Fours vapeur micro-ondes	Fours vapeur combinés	Fours vapeur posables	Fours vapeur haute pression	Couvercle inox	
Niche	45 cm	45 cm	45 cm/60 cm	38 cm	38 cm	DGD 1/2	DGD 1/3
DGG 50 40	•	•					
DGG 50 80	•	•					
DGG 50 120	•	•					
DGG 100 40	•	•					
DGGL 50 40	•	•					
DGGL 100 40	•	•					
DGG 20			•				
DGGL 20			•				
DGGL 12			•				
DGG 2				•	•		•
DGG 3				•		•	
DGG 7				•	•		•
DGG 9				•	•		•
DGGL 1				•	•		
DGGL 4				•			
DGGL 8				•			

• = compatible



Bandeau de compensation AB 45-7

- Pour les niches de 45 cm
- Ajustement optimal de l'appareil dans la niche grâce au bandeau de rattrapage
- Moins de traces de doigts et facile à nettoyer – CleanSteel inox antitrace
- Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil

AB 45-7 inox antitrace, en association avec
DGD 7035, réf. 9350640 89,99 €*

AB 45-7L noir obsidien, en association avec
DGD 7635 EDST/CLST et DGD 7635 OBSW
Réf. 9350620 139,99 €*



Baguette de recouvrement ESWKL 60

Pour cacher la bande étroite d'inox en cas de superposition d'un four et d'un tiroir.
Noir
Réf. 11179710 59,99 €

Accessoires pour micro-ondes et fours vapeur micro-ondes



Plat en verre rond ou plat à tarte MBFG 30

- Pour la cuisson et le rôtissage (lèche-frite)
- En verre borosilicate résistant aux rayures
- Résiste à la température jusqu'à 300 °C
- Pour les micro-ondes de 46 l
- Adapté à tous les fours pour tous les modes de cuisson
- Diamètre 30 cm

Réf. 9711960 29,99 €



Lèche-frite en verre HGS 100

Pour les fours combinés micro-ondes

Réf. : 4317620 59,99 €

Bandeau de rattrapage AB 36-1 Noir

- Pour niche de 36 cm de hauteur en lien avec un M 223X SC
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche
- dotée d'un bandeau de rattrapage
- Anti-traces et facilité d'entretien
- Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
- H x L x P en cm = 0,9 x 59,5 x 2,1

Réf. 11302940 99,99 €

Bandeau de rattrapage AB 38-1 Noir

- Pour niche de 38 cm de hauteur en lien avec un M 223X SC
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche
- dotée d'un bandeau de rattrapage
- Anti-traces et facilité d'entretien
- Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
- H x L x P en cm = 1,2 x 59,5 x 2,2

Réf. 11302950 99,99 €

Bandeaux de rattrapage AB 42-1

- Pour niche de 42 cm de hauteur en lien avec un M 223X SC
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche
- dotée d'un bandeau de rattrapage.
- Anti-traces et facilité d'entretien
- Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
- H x L x P en cm = 5,7 x 59,5 x 2,1

Inox, Réf. 7027170 129,99 €
Noir, Réf. 7027160 149,99 €
Blanc, Réf. 7027140 149,99 €

Bandeau de rattrapage AB 45-9 Inox

- Pour niche de 45 cm de hauteur en lien avec un M 6030/32 SC ou M 2234
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche dotée d'un bandeau de rattrapage.
- Anti-traces et facilité d'entretien
- H x L x P en cm = 7,65 x 59,5 x 2,2

Réf. 7134490 149,99 €

Bandeau de rattrapage AB 45-7

- Pour les niches de 45 cm
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche dotée d'un bandeau de rattrapage
- Anti-traces et facilité d'entretien
- Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
- H x L x P en cm = 7,05 x 59,5 x 2,2/2,3

AB 45-7 Inox anti-traces, en lien avec DGD 4635, Réf. 9350640 89,99 €
AB 45-7 L Inox anti-traces, en lien avec DGD 6605
Inox anti-traces, Réf. 9350630 139,99 €
AB 45-7 L Noir obsidien, en lien avec DGD 6635 Noir obsidien, Réf. 9350620 139,99 €

Accessoires pour tiroirs de mise sous vide



Petits sachets de mise sous vide VB 1828

Pour la conservation et la mise sous vide d'aliments liquides et solides

- Ils peuvent être chauffés jusqu'à 2 heures à 90 °C
- Pour une conservation au réfrigérateur et au congélateur
- Protection contre la brûlure de congélation
- Lisse et résistant
- Contenu : 50 sachets, 180 x 280 mm

Réf. 10380620

34,99 €*



Grands sachets de mise sous vide VB 2435

Pour la conservation et la mise sous vide d'aliments liquides et solides

- Ils peuvent être chauffés jusqu'à 2 heures à 90 °C
- Pour une conservation au réfrigérateur et au congélateur
- Protection contre la brûlure de congélation
- Lisse et résistant
- Contenu : 50 sachets, 240 x 350 mm

Réf. 10380630

39,99 €*

Autres accessoires pour appareils encastrables

Options de poignées et autres accessoires de montage



Kit déco DS 7000 PureLine

Une poignée PureLine en inox anti-traces

- Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils Miele

Réf. 11345890

119,99 €*



Kit déco DS 7000 VitroLine

Une poignée VitroLine

- Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils Miele

Noir obsidien, réf. 11345930

229,99 €*

Blanc brillant, réf. 11345940

229,99 €*

Gris graphite, réf. 11345950

229,99 €*



Kit déco DS 7003 PureLine

Un kit de 3 poignées PureLine en inox anti-traces

- Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils Miele

Réf. 11345870

199,99 €*



Baguette de recouvrement HKL 60

Pour cacher les arêtes de meubles en cas de combinaisons diverses d'appareils

- Harmonie visuelle lors de l'installation du bandeau de recouvrement

- Utilisation : combinaison verticale d'appareils de 45 et de 60 cm de hauteur

Inox anti-traces, réf. 7114780

49,99 €*

Noir obsidien, réf. 5165170

49,99 €*

Gris graphite, réf. 10410570

49,99 €*



Baguette de compensation HAL 5900

Pour cacher les arêtes de meubles en cas de combinaisons diverses d'appareils.

- Utilisation : combinaison verticale d'un four de 90 cm

Inox anti-traces

Réf. 7032520

109,99 €*

Accessoires pour machines à café et cafés en grain

L'alliance parfaite



Récipient isotherme 0,5 L MB-CM-G

- Récipient à lait en verre
- Maintient le lait au frais pour préparer une mousse de lait parfaite
 - Pour une mousse de lait onctueuse
 - Pour toutes les machines à café automatiques posables Miele
 - Volume de remplissage 0,7 L

Réf. : 11574240

64,99 €



Verseuse isotherme 1 L CJ 1

- Cafetière isotherme en inox poli, incassable
- Capacité 1 L, correspond à 8 tasses de café
 - Parfaitement adaptée aux machines à café posables CM et encastrables CVA de Miele
 - Facile à nettoyer grâce à son couvercle tout amovible
 - Couvercle coulissant qui conserve l'arôme
 - Volume de remplissage 1 L

Réf. : 10694310

99,99 €



Cartouche détartrante pour machine à café

- Cartouche détartrante pour machine à café posable et encastrable
- Elimination en profondeur des dépôts de calcaire et entartrage
 - Un détartrage tout en douceur et efficace
 - Sans aucun effort
 - Dure environ 1 an

Réf. 10224080

59,99 €
749,88 €/kg



Café Miele Black Edition ONE FOR ALL

Idéal pour préparer un espresso, un café lonf et des spécialités à base de lait

- 100 % Arabica - des grains sélectionnés à la main
- Origine : Colombie, Nicaragua, Honduras, Brésil
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Goût harmonieux et équilibré avec une légère note fruitée
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. : 11029990

29,99 €
29,99 €/kg



Café Miele Black Edition ESPRESSO

Idéal pour préparer un espresso

- 80 % Arabica, 20% Robusta - des grains sélectionnés à la main
- Origine Arabica : Colombie, Honduras, Brésil / Robusta : Inde
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Goût intense avec des notes chocolatées
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. : 11029490

29,99 €
29,99 €/kg



Café Miele Black Edition CAFÉ CREMA

Idéal pour préparer un café long et des spécialités à base de lait

- 100 % Arabica - des grains sélectionnés à la main
- Origine : Ethiopie, Colombie, Pérou
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Arôme léger et équilibré avec une note florale
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. : 11028700

29,99 €
29,99 €/kg



Café Miele Black Edition DECAF

Idéal pour préparer un espresso, un café long et des spécialités à base de lait

- 100 % Arabica - des grains sélectionnés à la main
- Origine : Colombie
- Certifié commerce équitable, issu d'une agriculture biologique et décaféiné selon une méthode biologique
- Arôme espresso : corsé et très intense
- Arôme café long : doux et légèrement fruité
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. 11029810

29,99 €
29,99 €/kg







Miele Experience Center Paris

Rive gauche

30 rue du Bac
75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris

Rive droite

55 boulevard Malesherbes
75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de
nos Miele Centers, prenez rendez-vous par
téléphone au 09 74 50 1000
(appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse
suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet

info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces
détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr



Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles