

Miele

Lave-vaisselle

Édition Septembre 2021

Miele. Immer Besser – Toujours mieux.*



* Toujours mieux



AutoDos

**Exclusivité
Miele**

Système de lavage exclusif
D'excellents résultats : AutoDos est le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré¹⁾. Le lave-vaisselle et les granulés exclusifs deviennent ainsi un système parfaitement ajusté – le dosage idéal intervient

au moment opportun. En toute liberté : le PowerDisk suffit pour 20 cycles de lavage²⁾, sans remplissage. Il dose ainsi une quantité idéale de poudre granulée, à chaque fois.

¹⁾ Brevets : EP2850990, US9962062

²⁾ Dans le programme ECO 50 °C

Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts des lave-vaisselle Miele*



Exclusivité Miele Aménagement des paniers FlexLine
Flexibilité et confort : réglage facile, placement modulable et résultats de lavage parfaits.



Exclusivité Miele Miele@home
Facilitez-vous la vie : Mettez vos appareils électroménagers en réseau avec Miele@home pour plus de possibilités.



QuickPowerWash
Programme court : résultats parfaits pour de la vaisselle normalement sale en 58 minutes.




Technologie EcoPower
Économies d'eau et d'énergie : alimentation d'eau intelligente pour préserver les ressources.



Hygiène testée
L'hygiène pure : Tous les lave-vaisselle Miele éliminent plus de 99,9 % des virus¹⁾.

* Équipements selon le modèle
¹⁾ Conformément à la certification délivrée par l'Institut d'hygiène et de virologie intégratives concernant l'élimination des virus enveloppés et non enveloppés (par ex. coronavirus, grippe ou norovirus) au cours des programmes testés Hygiène et Intensif, en utilisant le PowerDisk/ les pastilles UltraTabs. Des précisions sur les critères de test sont disponibles sur <https://www.miele.com/g7000-c>.





LAVE-VAISSELLE

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des lave-vaisselle en un coup d'œil



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à G.



Consommation d'eau

Les lave-vaisselles les plus économiques affichent une consommation à partir de 6 l en programme Automatic.



Multilingue

Vous pouvez choisir différentes langues à l'écran afin de bien comprendre toutes les informations.



Niveau sonore

Le niveau sonore du lave-vaisselle le plus silencieux est de 38 dB en programme Extra silencieux.



Nettoyage des couverts

Le tiroir MultiFlex 3D breveté¹⁾ offre un confort parfait pour répondre aux exigences les plus élevées. Polyvalent et réglable en hauteur, en largeur et en profondeur.



Le tiroir à couverts 3D+ breveté²⁾ est réglable en hauteur, en largeur et en profondeur. Rangée de pointes rabattable au milieu pour les couverts longs et fins.



Le tiroir à couverts 3D breveté³⁾ est réglable en hauteur, en largeur et en profondeur.



Tous les couverts sont disposés séparément de manière à ce que le lavage et le séchage soient efficaces.



Possibilité de fixer sur les rangées de picots avant du panier inférieur



QuickPowerWash

Les meilleurs résultats de lavage (classe d'efficacité A) en 58 minutes seulement en combinaison avec les tablettes Miele ou le PowerDisk®.



AutoDos

Dosage automatique (AutoDos) de détergent pour des résultats de lavage parfait et un confort maximal.



BrilliantLight

4 LED puissantes assurent un éclairage parfait de la cuve du lave-vaisselle.



Concept de bandeau

Commande simple et rapide par simple balayage de l'écran tactile.



Commande simple et rapide par simple balayage de l'écran tactile totalement intégrable.

¹⁾ Brevet : DE102008062761B3, EP2433549B1



²⁾ Brevet : DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ Brevet : EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Lave-vaisselle posables

Lave-vaisselle posables

(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 5023 SC (Design)

- Tiroirs à couverts, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)

899,99 €* + 8 € éco-part = 907,99 €**

G 5023 SC Front Inox (Design)

- Tiroirs à couverts, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)

999,99 €* + 8 € éco-part = 1007,99 €**

G 5223 SC (Design)

- **Tiroir à couverts 3D Multiflex, 14 couverts**
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- 5 progs. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, QuickPowerWash 65°C)
- Séchage AutoOpen, SensorDry
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare avec emboûts silicone
- **Classe énergétique: C**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)

999,99 €* + 8 € éco-part = 1007,99 €**

Lave-vaisselle posables

Lave-vaisselle posables

(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 5223 SC Front Inox (Design)



• Tiroir à couverts 3D Multiflex, 14 couverts

- Paniers FlexLine ExtraComfort
- 5 progs. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, QuickPowerWash 65°C)
Séchage AutoOpen, SensorDry
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare avec emboûts silicone
- **Classe énergétique: C**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles:
74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco :
8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)

1099,99 €* + 8 € éco-part = 1107,99 €**

Lave-vaisselle intégrables

Lave-vaisselle intégrables 60 cm
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 5000 SCi (Design)

- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc

999,99 €* + 8 € éco-part = 1007,99 €**

Inox anti-traces

1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €

G 5002 SCi Inox (Prestige)

- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €**

G 5210 SCi (Design)

- **Tiroir à couverts 3D Multiflex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- **Classe énergétique: C**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc, Noir Obsidien




1149 €* + 8 € éco-part = 1157 €**

Inox anti-traces

1249 €* + 8 € éco-part = 1257 €**

Lave-vaisselle intégrables

Lave-vaisselle intégrables 60 cm
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 5212 SCi Noir Obsidien (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Séchage AutoOpen, SensorDry
- Option Express, Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose, Supports FlexCare
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1149 €* + 8 € éco-part = 1157 €**

G 7100 SCi (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- **8 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C, Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : Express, **IntenseZone** et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- **Eco Feedback**
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc, Noir Obsidien

1399 €* + 8 € éco-part = 1407 €**

Inox

1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**

Lave-vaisselle intégrables

Lave-vaisselle intégrables 60 cm
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)

Disponible en 2022



G 7102 SCi Inox (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options: Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**

G 7110 SCI AutoDos (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk**
- **Wifi Conn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- **Paniers FlexLine ComfortPlus**
- 8 programmes (ECO, Automatic, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry
- Options: Express, Séchage+
- Eco Feedback
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Classe énergétique: B**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 64 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc

1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**

Inox

1599 €* + 7 € éco-part = 1607 €**

G 7310 SCi Blanc brillant AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **10 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, **Hygiène 70°, Economique Solaire**, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1749 €* + 8 € éco-part = 1757 €**

Lave-vaisselle intégrables




G 7312 SCi Noir Inox AutoDos (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **10 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, **Hygiène 70°**, **Economique Solaire**, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1849 €* + 8 € éco-part = 1857 €**

G 7xxx SCi



- 1) Hauteur du socle 35-155 mm,
- 2) hauteur de socle 100-220 mm,
- 3) Hauteur d'appareil max. 930 mm avec équipement hauteur de socle -1

Lave-vaisselle intégrables



G 7510 SCi Noir Inox AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **Eclairage BrilliantLight**
- 13 prog. (ECO, Automatic, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, **Féculeux, Verre Express, Volumineux**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


2399 €* + 8 € éco-part = 2407 €**

G 7910 SCi Noir Inox AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Eclairage BrilliantLight
- **Bandeau de commandes tactile M Touch**
- Paniers FlexLine MaxiComfort
- 13 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, Féculeux, Verre Express, Volumineux)
- Séchage AutoOpen, AutoClose, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

3199 €* + 8 € éco-part = 3207 €**

G 7xxx SCi



- 1) Hauteur du socle 35-155 mm,
- 2) hauteur de socle 100-220 mm,
- 3) Hauteur d'appareil max. 930 mm avec équipement hauteur de socle -1


Lave-vaisselle totalement intégrables

Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm


(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm; dim. XXL : H 84,5 - 91 x L 59,8 x P 57 cm)




G 5xxx SCVi



- 1) Hauteur du socle 35-155 mm,
- 2) Hauteur de socle 100-220 mm,
- 3) Hauteur d'appareil max. 930 mm avec équipement hauteur de socle -1



G 5xxx SCVi XXL



- 1) Hauteur du socle 35-155 mm,
- 2) Hauteur de socle 100-220 mm,
- 3) Hauteur d'appareil max. 970 mm avec équipement hauteur de socle -1

G 5050 SCVi (Design)


- Tiroirs à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

999,99 €* + 8 € éco-part = 1007,99 €**

G 5055 SCVi XXL (Design)

- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Panier FlexLine Comfort
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1049 €* + 8 € éco-part = 1057 €**



G 5073 SCVi (Prestige)

- Tiroirs à couverts, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


999,99 €* + 8 € éco-part = 1007,99 €**

G 5078 SCVi XXL (Prestige)

- Tiroirs à couverts, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Départ différé, affichage temps restant
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1049 €* + 8 € éco-part = 1057 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables



G 5260 SCVi (Design)

- **Tiroir à couverts 3D Multiflex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 progs. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, QuickPowerWash 65°C)
- Option Express, Séchage +, **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Départ différé, affichage temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose Supports FlexCare
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**

G 5265 SCVi XXL (Design)

- **Tiroir à couverts 3D Multiflex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +, **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose, Supports FlexCare
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6 L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1249 €* + 8 € éco-part = 1257 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables



G 5273 SCVi (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D Multiflex, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 prog. (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, QuickPowerWash 65°C)
Séchage AutoOpen, SensorDry
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**

G 5278 SCVi XXL (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C), Séchage AutoOpen, SensorDry
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- **Supports FlexCare avec emboûts silicone**
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1249 €* + 8 € éco-part = 1257 €**

G 7150 SCVi Inox (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- 8 prog. (ECO, Auto, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1399 €* + 8 € éco-part = 1407 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables



G 7152 SCVi Inox (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **8 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, **Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1399 €* + 8 € éco-part = 1407 €**

G 7155 SCVi XXL Inox (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **8 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, **Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1449 €* + 8 € éco-part = 1457 €**

G 7160 SCVi AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- Paniers FlexLine Comfort Plus
- **8 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Hygiène 70, Economique Solaire, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry
- Options : Express et Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- **Classe énergétique: B**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 64 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**

Lave-vaisselle totalement intégrables



G 7165 SCVi XXL AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- **Paniers FlexLine Comfort Plus**
- 8 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Hygiène 70, Economique Solaire, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry
- Options : Express et Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- **Classe énergétique: B**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 64 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1549 €* + 8 € éco-part = 1557 €**

G 7360 SCVi Noir Inox AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **10 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, **Hygiène 70, Economique Solaire**, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1749 €* + 8 € éco-part = 1757 €**

LAVE-VAISSELLE TOTALEMENT INTÉGRABLES



G 7362 SCVi Noir Inox AutoDos (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- **10 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, **Hygiène 70, Economique Solaire**, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1749 €* + 8 € éco-part = 1757 €**

G 7365 SCVi XXL Noir Inox AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- **Paniers FlexLine ExtraComfort**
- **10 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Hygiène 70, **Economique Solaire**, Nettoyage machine)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1799 €* + 8 € éco-part = 1807 €**

LAVE-VAISSELLE TOTALEMENT INTÉGRABLES

Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm

(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm; dim. XXL : H 84,5 - 91 x L 59,8 x P 57 cm)



G 7560 SCVi Noir Inox AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Express, IntenseZone et Séchage +
- Paniers FlexLine **MaxiComfort**
- **13 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux **38 dB**, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, **Féculeux, Verre Express, Volumineux**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2199 €* + 8 € éco-part = 2207 €**

G 7565 SCVi XXL Noir Inox AutoDos (Design)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Paniers FlexLine MaxiComfort
- Eclairage BrilliantLight
- **13 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, Féculeux, Verre Express, Volumineux)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2249 €* + 8 € éco-part = 2257 €**



G 7590 SCVi K20 Noir Inox AutoDos (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Paniers FlexLine MaxiComfort
- Eclairage BrilliantLight
- **13 prog.** (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, Féculeux, Verre Express, Volumineux)
- Séchage AutoOpen, **AutoClose, Knock-2Open**, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2299 €* + 8 € éco-part = 2307 €**

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part. incluse

LAVE-VAISSELLE TOTALEMENT INTÉGRABLES



G 7595 SCVi K20 Noir Inox XXL AutoDos (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Eclairage BrilliantLight
- Paniers FlexLine MaxiComfort
- 13 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, Féculents, Verre Express, Volumineux)
- Séchage AutoOpen, AutoClose, Knock2Open, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2 349 €* + 8 € éco-part = 2 357 €**

G 7960 SCVi XXL Noir Inox AutoDos (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Eclairage BrilliantLight
- **Bandeau de commandes tactile MTouch**
- Paniers FlexLine MaxiComfort
- 13 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, Féculents, Verre Express, Volumineux)
- Séchage AutoOpen, AutoClose, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2 949 €* + 8 € éco-part = 2 957 €**



G 7965 SCVi K20 Noir Inox XXL AutoDos (Prestige)

- Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts
- AutoDos avec PowerDisk®
- WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart
- Eclairage BrilliantLight
- Bandeau de commandes tactile MTouch
- Paniers FlexLine MaxiComfort
- 13 prog. (ECO, Auto, PowerWash 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 38 dB, Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine, Féculents, Verre Express, Volumineux)
- Séchage AutoOpen, AutoClose, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 41 dB(a) (classe de perception: B)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

2 999 €* + 8 € éco-part = 3 007 €**

Lave-vaisselle prêts à encastrer

Lave-vaisselle prêts à encastrer 60 cm
(dim. : H 80,5-87 x L 59,8 x P 57 cm)



G 5000 SCU (Classic)

- Tiroir à couverts, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 95 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

Blanc

849,99 €* + 8 € éco-part = 857,99 €**

Inox


999,99 €* + 8 € éco-part = 1007,99 €**

G 5210 SCU (Classic)

- **Tiroir à couverts 3D MultiFlex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine Comfort
- 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- **Séchage AutoOpen, SensorDry**
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affichage du temps restant
- Fermeture de porte ComfortClose
- Supports FlexCare
- **Classe énergétique: C**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1199 €* + 8€ éco-part. = 1207 €**

G 5xxx SCU, G 7xxx SCU



- 1) Hauteur du socle 35-155 mm,
- 2) hauteur de socle 100-220 mm,
- 3) Hauteur d'appareil max. 930 mm avec équipement hauteur de socle -1

Lave-vaisselle prêts à encastrer



G 7100 SCU (Classic)

- **Tiroir à couverts 3D MultiFlex**, 14 couverts
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **8 prog.** (ECO, Auto, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, **QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Nettoyage machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, **Brilliant GlassCare**
- Options : Express, **IntenseZone** et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

G 7310 SCU AutoDos (Classic)



- **Tiroir à couverts 3D MultiFlex**, 14 couverts
- **AutoDos avec PowerDisk®**
- **WifiConn@ct avec MobileControl et AutoStart**
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- **10 prog.** (ECO, Auto, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, **Hygiène 70°, Economique Solaire, Nettoyage machine**)
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- Options : Express, IntenseZone et Séchage +
- Départ différé avec affichage du temps restant
- Eco Feedback
- Classe énergétique: C
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 42 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1549 €* + 8 € éco-part = 1557 €**

1799 €* + 8 € éco-part = 1807 €**

Lave-vaisselle 45 cm Intégrables

Lave-vaisselle 45 cm intégrables



G 5430 SCi SL (Design)

- Tiroir à couverts, 9 couverts
- 5 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, Reconnaissance de produit lessiviel
- Classe énergétique: F
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 78 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)


1099 €* + 8 € éco-part = 1107 €**

G 5430 SCi SL (Design)

- Tiroir à couverts, 9 couverts
- 5 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, Reconnaissance de produit lessiviel
- Classe énergétique: F
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 78 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)



1199 €* + 8 € éco-part = 1207 €**

G 5xxx SCi SL



Lave-vaisselle 45 cm totalement intégrables

Lave-vaisselle 45 cm totalement intégrables



G 5481 SCVi SL (Design)

- Tiroir à couverts, 9 couverts
- 5 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C)
- Option Express, Séchage +
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, Reconnaissance de produit lessiviel
- Classe énergétique : F
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 78 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 8 L (à partir de 6L en programme Auto)
- Niveau sonore : 45 dB(a) (classe de perception: C)
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1299 €* + 8 € éco-part = 1307 €**


G 5690 SCVi SL (Design)

- Tiroir à couverts, 9 couverts
- 7 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, PowerWash 60°C, Extra-Silencieux 40dB)
- Option Express, Intense Zone, Séchage+
- Paniers FlexLine ExtraComfort
- Départ différé, affich. du temps restant
- Perfect GlassCare, FlexAssist, Reconnaissance de produit lessiviel
- Séchage AutoOpen, SensorDry, Brilliant GlassCare
- **Classe énergétique: D**
- Consommation d'énergie pour 100 cycles: 62 kWh
- Consommation d'eau pour un cycle Eco : 7,7 L (à partir de 6L en programme Auto)
- **Niveau sonore : 44 dB(a) (classe de perception: B)**
- Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5 cm et plus)

1499 €* + 8 € éco-part = 1507 €**

G 5890 SCVi SL (Design)

- Idem G 5690 SCVi SL
 - **8 programmes (idem + Hygiene 70°C)**
 - **Paniers FlexLine MaxiComfort**
 - **Wifi Conn@ct avec MobileControl**
 - **Classe énergétique: C**
 - Consommation d'énergie pour 100 cycles: 55 kWh
 - Consommation d'eau pour un cycle Eco : 7,7 L (à partir de 6L en programme Auto)
 - **Niveau sonore : 43 dB(a) (classe de perception: B)**
- 1749 €* + 8 € éco-part = 1757 €**





VR210

PA
M
M

QuickPowerWash

Produits de lavage pour lave-vaisselle Miele



Nouveau



UltraTabs All in 1 60 pièces

Pour d'excellents résultats dans les lave-vaisselle Miele.

- Ultra-performance grâce aux enzymes spécialement conçues pour la vaisselle
- Des résultats étincelants même avec les résidus incrustés
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 11259430

19,99 €*
19,80 €/kg

UltraTabs All in 1 ECO 60 pièces

Formulation eco-responsable: Sans parfums, conservateurs et colorants

- Avec des ingrédients d'origine végétale
- Excellente biodégradabilité
- Pas de BTA (protection de l'argent)
- Excellente performance de nettoyage

Réf. 11868960

19,99 €*
19,80 €/kg

UltraTabs HyClean 30 pièces

Hygiène Tabs pour d'excellents résultats de lavage avec les lave-vaisselle Miele.

- Élimine 99,9 % des champignons, virus et bactéries
- Convient particulièrement aux personnes allergiques
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele

Réf. 11347510

14,99 €*
22,04 €/kg



Poudre de lavage 1,4 kg

Pour les meilleurs résultats de lavage. Avec aide au dosage intégrée.

- Avec oxygène actif pour une propreté impeccable
- Contient des enzymes spéciales – efficaces même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 100 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10528360

19,99 €*
14,28 €/kg

Kit de dosage de poudre de lavage

Avec 3,4 kg de poudre et aide au dosage intégrée.

- Avec oxygène actif pour une propreté irréprochable
- Avec enzymes spéciales – efficace même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 240 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele

Réf. 10528530

25,99 €*
14,28 €/kg

Existe aussi en starter Pack Tablettes avec :

- 40 tablettes 10 en 1
- Liquide de rinçage (500 ml)
- Sel de régénération (1,5 kg)

Réf. 9482290

25,99 €*
14,28 €/kg

Produit de rinçage 500 ml

Pour d'excellents résultats de séchage en douceur avec les lave-vaisselle Miele

- Un éclat sans pareil pour vos verres
- Facilite le séchage de votre vaisselle
- Avec formule anticorrosion pour la protection du verre
- Bouteille en plastique recyclé
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 11772100

7,99 €*
14 €/l

Poudre de lavage, recharge 1 kg (sans photo)

Contenance 1 kg pour env. 70 cycles de lavage
Réf. 10528500 11,99 €*
14,28 €/kg

Exclusivité mondiale :

Dosage automatique avec PowerDisk intégré



Système de nettoyage de qualité supérieure, liberté hors normes !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, une innovation Miele. Nos lave-vaisselle et notre poudre granulée exclusive ont été développés ensemble pour former un duo à la performance inégalée. La poudre granulée est dosée automatiquement en fonction du programme sélectionné, à la juste quantité et au moment opportun. Ce système permet également de réaliser plusieurs dosages au cours d'un programme. Avec le programme « Automatic », le capteur mesure le degré de salissure et le dosage est adapté en conséquence.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : la technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles de lavage¹ en moyenne, soit environ un mois d'utilisation. Profitez de votre liberté ! Et profitez davantage encore grâce à la fonction AutoStart : une seule programmation suffit, et le premier lave-vaisselle autonome au monde se met en marche automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Il suffit de garder la porte fermée. Votre quotidien devient plus facile et vous profitez d'un confort inédit.



PowerDisk All in 1, 400 g

Produit de lavage de qualité dans les lave-vaisselle avec la fonction AutoDos

- Poudre granulée Miele exclusive
- Avec fonction produit de rinçage et sel
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour 1 mois environ (20 cycles de lavage¹)
- Cartouche en plastique recyclé
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 11841430

10,99 €*
27,48 €/kg



PowerDisk All in 1 Pack de 6 pièces

Poudre granulée Miele exclusive

- Un brillant impeccable — enlève même les taches les plus tenaces
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour 1 mois env. (20 cycles de lavage/disque)
- Cartouches en papier recyclé

Réf. 11841250

59,99 €*
9,83 €/kg

Accessoire pour lave-vaisselle



Panier à couverts pour panier inférieur GBU 5000

Offre davantage de place pour les couverts dans le panier inférieur

- Panier à couverts à position variable dans le panier inférieur
- Idéal pour y placer les ustensiles encombrants
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele des générations 4000, 5000, 6000, 6000 EcoFlex et 7000

Réf. 9614020

39,99 €*



* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

Accessoire pour lave-vaisselle



Jeu d'adaptation lave-vaisselle UBS-1

Pour une adaptation optimale de la hauteur de l'appareil à la niche d'encastrement

- Jeu d'adaptation pour augmenter la hauteur de socle
- 4 pieds d'appareil pour 60 mm supplémentaires
- Compatible avec tous les lave-vaisselle encastrables Miele

Réf. 6394761

82 €*



Patins lave-vaisselle GK 60-1

Protection idéale du sol pour les appareils encastrés

- Pour éviter d'abîmer la surface du sol, par ex. les sols en PVC
- Facilitent l'encastrement en réduisant les inégalités du sol
- Éliminent les empreintes de pieds et les éraflures sur le sol des appareils encastrés
- Compatible avec tous les lave-vaisselle Miele

Réf. 6394740

22,57 €*



Kit de montage lave-vaisselle MSHE 601-1

Pour encastrement en armoire haute avec rehausse supplémentaire

- Protection idéale contre l'humidité grâce à l'encastrement en hauteur
- Contenu : barre anti-buée, équerre, chevilles et vis
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele intégrés de 60 cm de large

Réf. 10365450

59,99 €*



Kit de montage lave-vaisselle MSHE 602-1

Pour encastrement en armoire haute optimal avec niche d'encastrement d'appareil supplémentaire

- Protection idéale contre l'humidité grâce à l'encastrement en hauteur
- Contenu : barre anti-buée, équerre, chevilles et vis
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele intégrés de 60 cm de large

Réf. 10365500

59,99 €*



Kit d'installation pour lave-vaisselle MSF

Pour le montage optimal des façades de meubles à rainure horizontale centrale

- Compatible pour tout lave-vaisselle entièrement intégrable de la génération 7000

Réf. 11393220 pour façades XXL

99,99 €*



Rallonges d'arrivée et d'évacuation d'eau WZAVS 1,5 m

Assure une flexibilité maximale pour l'encastrement de l'appareil

- Rallonges d'arrivée et d'évacuation d'eau particulièrement sûres et flexibles
- Tuyau de rallonge Système Aquasécurité de 1,5 m de long en métal tressé
- Contenu : tuyau de rallonge, tuyau d'évacuation et 2 colliers de serrage
- Compatible avec tous les lave-vaisselle Miele

Réf. 6390850

182,92 €*

Accessoires pour lave-vaisselle

Habillage frontal

Désignation des modèles	Largeur x hauteur	60 cm	45 cm	Couleur de la façade	Série G 7xx0	Série G 7xx5 XXL	Série G 6xx0	Série G 6xx5 XXL	Série G 5xx0	Série G 5xx5 XXL	Série G 4xx0	Série G 4xx5 XXL	PG 8131 i	PG 8132 Sci XXL	PG 8133 SCVi XXL	Référence	Prix
Habillage frontal pour lave-vaisselle complètement intégrés																	
GFVi 613/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				9635930	279,99*
GFVi 613/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				9635950	279,99*
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986760	349,99*
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986770	349,99*
GFVi 612/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				9635920	279,99*
GFVi 612/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				9635940	279,99*
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986780	349,99*
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986790	349,99*
GFVi 603/72 sans perçage	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				7160740	249,99*
GFVi 603/77 sans perçage	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				7160760	349,99*
GFVi 701/72 sans perçage	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986740	349,99*
GFVi 701/77 sans perçage	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986750	349,99*
GFVi 453/72	450 x 715 mm		•	Inox antitrace							•					7160840	269,99*
GFVi 453/72-7	450 x 715 mm		•	Inox antitrace					•							11526970	279,99*
GFVi 453/77-7	450 x 76 mm		•	Inox antitrace					•							11573740	269,99*
Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables																	
GFV 60/57-1	600 x 570 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•		7149240	199,99*
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986710	239,99*
GFV 60/60-1	600 x 600 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•		7160640	219,99*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986720	239,99*
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Blanc brillant	•	•			•	•						10986690	239,99*
GFV 60/62-1	600 x 620 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•		7160660	219,99*
GFV 60/65-1	600 x 650 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•		7160710	219,99*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•						10986730	239,99*
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Blanc brillant	•	•			•	•						10986700	239,99*
GFV 45/60-1	450 x 600 mm		•	Inox antitrace							•					7160830	199,99*
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Inox antitrace					•							11526950	239,99*
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Blanc brillant					•							11526930	239,99*
GFV 45/65-7	450 x 600 mm		•	Inox antitrace					•							11526960	239,99*
GFV 45/65-7	450 x 600 mm		•	Blanc brillant					•							11526940	239,99*
Décoration frontale pour lave-vaisselle intégrables																	
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Blanc brillant			•	•			•	•				7160810	99,99*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Brun foncé			•	•			•	•				6389730	99,99*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Brun Havane			•	•			•	•				9635960	99,99*
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Brun Havane	•	•			•	•						10986150	99,99*
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Noir			•	•			•	•				6390740	99,99*
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Noir obsidien	•	•			•	•						10986560	99,99*
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Blanc brillant							•					7160850	99,99*
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Brun foncé							•					6820360	99,99*

Accessoires pour lave-vaisselle

Habillage frontal



Habillage frontal PureLine pour lave-vaisselle entièrement intégrables

CleanSteel Inox antirace avec poignée design PureLine

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
- CleanSteel Inox antirace – nettoyage facile des traces de doigt
- Avec poignée inox PureLine et matériel de fixation
- GFVi 702/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. Ref. 10986760 349,99 €*
349,99 €*
• GFVi 702/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 77 cm. Ref. 10986770 349,99 €*
349,99 €*



Habillage frontal ContourLine pour lave-vaisselle entièrement intégrables

CleanSteel Inox antirace avec poignée design ContourLine


- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
- CleanSteel Inox antirace – nettoyage facile des traces de doigt
- Avec poignée inox ContourLine et matériel de fixation
- GFVi 703/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. Ref. 10986780 349,99 €*
349,99 €*
• GFVi 703/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 77 cm. Ref. 10986790 349,99 €*
349,99 €*



Habillage frontal sans perçage pour lave-vaisselle entièrement intégrables

CleanSteel Inox antirace sans poignée et sans perçage

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
- Adaptation possible au design des poignées de la cuisine
- CleanSteel Inox antirace – nettoyage facile des traces de doigt
- GFVi 701/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. Ref. 10986740 349,99 €*
349,99 €*
• GFVi 701/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 77 cm. Ref. 10986750 349,99 €*
349,99 €*



Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables

CleanSteel Inox antirace ou blanc brillant

- Harmonie esthétique parfaite entre habillage frontal et bandeau de commande
- CleanSteel Inox antirace – nettoyage facile des traces de doigt
- GFV 60/57-7, Largeur 60 cm. Hauteur 57 cm. Ref. 10986710 239,99 €*
239,99 €*
• GFV 60/60-7 inox, Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm. Ref. 10986720 239,99 €*
239,99 €*
- GFV 60/60-7 blanc brillant, Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm. Ref. 10986690 239,99 €*
239,99 €*



Décoration frontale pour lave-vaisselle intégrables

Pour convertir un lave-vaisselle intégrable en appareil encastré sous plan

- La combinaison de GDU et d'un appareil intégrable donne un lave-vaisselle encastré sous plan
- Compatible avec un panneau de décoration de jusqu'à 4 mm
- Raccourcissement de la hauteur de 7 cm max., pour brun foncé et noir
- Le kit déco GDU ne peut pas être associé aux bandeaux interchangeables en inox
- Contenu : kit déco et socle réglable en profondeur
- GDU 60/60-7, Noir : Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm. Ref. : 10986560 99,99 €*
99,99 €*



Miele Experience Center Paris

Rive gauche

30 rue du Bac
75007 Paris

Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris

Rive droite

55 boulevard Malesherbes
75008 Paris

Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint Laurent du Var

Horaires d'ouverture :
le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088

Internet

info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr



Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles