

**Miele**

# Les machines à café automatiques

Édition Avril 2022

**Miele. Immer Besser.\***



\* Toujours mieux



# Les points forts\* des machines à café posables Miele

Le plaisir du café en toute liberté !

## Le plaisir de déguster un bon café

Tous les composants de nos machines à café automatiques sont pensés pour offrir une savoureuse expérience de dégustation. Les grains de café sont moulus en douceur, préservant ainsi leurs qualités gustatives. La technologie de préparation intelligente permet à la fève d'exprimer tout son arôme : pour une dégustation parfaite du café.



## CM Touch

La CM7 vous offre une commande facile et intuitive pour accéder à toutes vos envies d'une simple pression de doigt. L'écran CM Touch en est la parfaite illustration avec son affichage en texte clair.



## Nettoyage facile

Un entretien facilité grâce à l'unité de percolation amovible qui se rince à l'eau. Cela contribue à la préservation des arômes du café et à la longévité de la machine.



## Exclusivité Miele CoffeeSelect<sup>1)</sup>

Un goût parfait : Espresso, Café long, Cappuccino, Latte Machiatto, Café Latte... Grâce aux trois bacs à grains de grande capacité vous pouvez sélectionner le type de grain parfaitement adapté à votre boisson préférée et cela sans risque de mélange.



## Exclusivité Miele AutoDescale<sup>2)</sup>

Plus besoin de détartre les CM 7550 et CM 7750. Elle le fait d'elle-même grâce à la fonction brevetée AutoDescale.



## Exclusivité Miele CupSensor<sup>3)</sup>

Distance idéale : le CupSensor détecte la hauteur des tasses et positionne automatiquement la buse centrale à la bonne position pour éviter les éclaboussures.

\* selon modèle

<sup>1)</sup> Brevet : EP 2957199, jusqu'au 16/06/2035, BE, CH, DE, GB

<sup>2)</sup> Brevet : EP 2705783 B1, US 201400060338 A1

<sup>3)</sup> Brevet : EP 2454976 B1

# Machines à café automatiques CM5 Silence et CM6 MilkPerfection

Machines à café automatiques CM5 Silence, modèles 50% plus silencieux que les précédentes CM5



## CM 5310 Silence (Excellence)

- Noir obsidien, Framboise
- AromaticSystem
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu - Ecran affleurant, Préparation de 10 boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses)
- Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L
- Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm

949,99 €\* + 0,24 € éco-part = 950,23 €\*\*



## CM 5510 Silence (Classic)

- Alu argenté Metallic, Rose Gold
- AromaticSystem
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu - Ecran affleurant, Préparation de **11 boissons** dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, **Eau chaude**, fonction cafetière (3 à 8 tasses)
- Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L
- **2 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm

1049,99 €\* + 0,24 € éco-part = 1050,23 €\*\*



## CM 5710 Silence (Classic)

- Bronze
- AromaticSystem
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu - Ecran affleurant, Préparation de 11 boissons idem CM 5510, fonction cafetière (3 à 8 tasses)
- Réservoir grains 200 g / à eau 1,3 L
- 2 profils utilisateurs, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- **Bon incluant 1kg de café et une verseuse isotherme d'1L**
- Dim : H 36 x L 24,1 x P 46 cm

1149,99 €\* + 0,24 € éco-part = 1150,23 €\*\*

Machines à café automatiques CM6 MilkPerfection



## CM 6160 MilkPerfection (Excellence)

- Noir obsidien
- AromaticSystem
- **Connectée : WifiConn@ct**
- **4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et Party**
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou café moulu, **Préparation de 21 boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Eau chaude, fonction cafetière (3 à 8 tasses)**
- Réservoir : à grains 300 g / à eau 1,8 L
- **4 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- **BrilliantLight**
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm

4 1299,99 €\* + 0,24 € éco-part = 1300,23 €\*\*



## CM 6360 MilkPerfection (Classic)

- Noir obs. CleanSteelMetallic, Blanc Lotus CleanSteelMetallic, Noir obs. BronzePearlFinish
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- **4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et Party**
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de 21 boissons idem CM 6160
- Réservoir : à grains 300 g / à eau 1,8 L
- **8 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait par tasse, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation, Réceptif à lait en verre (0,7 L), BrilliantLight, **Chauffe Tasse**
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- Dim : H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm

1399,99 €\* + 0,24 € éco-part = 1400,23 €\*\*



## CM 6560 MilkPerfection (Excellence)

- Noir obs. PearlFinish, Gris graphite PearlFinish
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- **4 modes d'usage : Eco, Barista, Latte et Party**
- Touches sensibles, OneTouch for Two
- Café en grain ou moulu, Préparation de 21 boissons idem CM 6360
- Réservoir à grains 300 g / à eau 1,8 L
- 8 profils utilisateurs, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation, Réceptif à lait en verre (0,7 L), BrilliantLight, Chauffe Tasse
- Démarrage et arrêt auto., Buse de distribution réglable en hauteur
- Rinçage auto., Détartrage manuel
- **Bon incluant 1kg de café et une verseuse isotherme d'1 L**
- H 35,9 x L 25,1 x P 42,7 cm

1499,99 €\* + 0,24 €\* éco-part = 1500,23 €\*\*

\* Prix de vente maximal conseillé en TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en TTC éco-part incluse

# Machines à café automatiques CM7



## CM 7350 (Classic)

- Noir obsidien
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de **23 boissons** dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses) et eau chaude
- **Réservoir : à grains 500 g / à eau 2,2 L**
- 8 profils utilisateurs, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- **Récipient à lait isotherme en verre (0,5 L)**
- **Chauffe-tasse revêtement Inox, BrilliantLight**
- CupSensor
- Démarrage et arrêt auto.
- Détartrage manuel
- Rinçage auto
- **Dim : H 39,7 x L 31,1 x P 44,5 cm**

2329,99 €\* + 0,24 € éco-part = 2330,23 €\*\*



## CM 7550 (Classic)

- Noir obsidien, Blanc brillant
- AromaticSystem
- Connectée : WifiConn@ct
- Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de 23 boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses) et eau chaude
- Réservoir : à grains 500 g / à eau 2,2 L
- **10 profils utilisateurs**, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Récipient à lait isotherme en verre (0,5 L)
- Chauffe-tasse revêtement Inox, BrilliantLight
- CupSensor
- Démarrage et arrêt auto.,
- **Détartrage entièrement automatisé avec cartouche de détartrage intégrée**
- Rinçage auto
- **Dim : H 39,7 x L 31,1 x P 44,5 cm**

2639,99 €\* + 0,24 € éco-part = 2640,23 €\*\*



## CM 7750 Coffee Select (Classic)

- Noir obsidien
- **AromaticSystemFresh**
- Connectée : WifiConn@ct
- Ecran tactile CM Touch, OneTouch for Two
- Café en grains ou moulu, Préparation de 23 boissons dont Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, fonction cafetière (3 à 8 tasses) et eau chaude
- Réservoir : **3 bacs à grains (210, 180, 150 g) capacité totale de 540 g** / à eau 2,2 L
- 10 profils utilisateurs, Programmation de la quantité d'eau, de lait et de mousse de lait, de l'intensité du café, de la finesse de mouture et de la température de percolation
- Récipient à lait isotherme en Inox (0,5 L)
- Chauffe-tasse revêtement Inox, BrilliantLight
- CupSensor
- Démarrage et arrêt auto.
- Détartrage entièrement automatisé avec cartouche de détartrage intégrée
- Rinçage auto
- **Dim : H 42 x L 31,1 x P 44,5 cm**

2699 €\* + 0,24 € éco-part = 2699,24 €\*\*

\* Prix de vente maximal conseillé en TTC

\*\* Prix de vente maximal conseillé en TTC éco-part incluse

# Café Miele



## Café Miele Black Edition ONE FOR ALL 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour espresso, café long et spécialités à base de lait
- 100 % arabica
- Origine : Colombie, Nicaragua, Honduras, Brésil
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Goût corsé avec une légère note fruitée
- 4 x 250 g

Réf. : 11029990

**29,99 €\*  
29,99 €/kg**



## Café Miele Black Edition ESPRESSO 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour espresso
- 80 % arabica, 20% robusta
- Origine Arabica : Colombie, Honduras, Brésil / Robusta : Inde
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Goût intense avec une note épicée et chocolatée
- 4 x 250 g

Réf. : 11029490

**29,99 €\*  
29,99 €/kg**



## Café Miele Black Edition CAFÉ CREMA 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour café long et spécialités à base de lait
- 100 % arabica
- Origine : Ethiopie, Colombie, Pérou
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Arôme léger et équilibré avec une note florale
- 4 x 250 g

Réf. : 11028700

**29,99 €\*  
29,99 €/kg**



## Café Miele Black Edition DECAF 1kg

- Sélectionné à la main et torréfié artisanalement
- Idéal pour espresso, café long et spécialités à base de lait
- 100 % arabica
- Origine : Colombie
- Certifié commerce équitable, issu d'une agriculture biologique et décaféiné selon une méthode biologique
- Arôme espresso : corsé et très intense
- Arôme café long : doux et légèrement fruité
- 4 x 250 g

Réf. : 11029810

**29,99 €\*  
29,99 €/kg**



# Accessoires



## Verseuse CJ Jug 1L

Verseuse isotherme en inox poli, incassable :

- Capacité 1L, correspond à 8 tasses de café
- Parfaitement adaptée aux machines à café CM et CVA
- Facile à nettoyer grâce à son couvercle tout amovible

Réf. : 10694310

**109,99 €**



## MB-CM-G

Réceptif à lait en verre

- Maintient le lait au frais pour préparer une mousse de lait parfaite
- Pour une mousse de lait onctueuse
- Pour les machines à café automatiques posables CM5, CM6 et CM7
- Volume de remplissage 0,7 L

Réf. : 11574240

**69,99 €**



## Pastilles de nettoyage pour machines à café

- Les pastilles nettoient et dégraissent l'unité de percolation de votre machine à café à grains (encastrable et posable) ou le réceptacle à capsules de votre machine à café Nespresso
- Contenance : 10 pastilles de 2 grammes emballées individuellement

Réf. : 11201200

**24,99 €**



## Nettoyant pour conduits de lait

- Ce nettoyant est à utiliser quotidiennement, après usage des conduits de lait de votre machine à café à grains, modèle CVA et CM.
- Contenance : 100 sachets

Réf. : 10180270

**23,99 €**



## Pastilles de détartrage

Pour machines à café CVA et CM, fours avec fonction HydraCook et fours vapeur

- Elimination efficace des dépôts de calcaire
- Efficacité maximale et soin des appareils
- Formule Miele spécifiquement adaptée
- Pas de résidus chimiques
- Contenance : 6 pastilles

Réf. : 10178330

**22,99 €**



## Cartouche filtrante CM7

- Cartouche détartrante pour machine à café posable CM 7500
- Elimination quotidienne des dépôts de calcaire
- Contenance 80g (dure env. 1 an)

Réf. : 10224080

**64,99 €**

## **Miele Experience Center Paris Rive gauche**

30 rue du Bac  
75007 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Paris Rive droite**

55 boulevard Malesherbes  
75008 Paris

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Nice**

Centre commercial CAP 3000  
317 Avenue Eugène Donadei  
Quartier du Lac  
06 700 Saint laurent du var

Horaires d'ouverture :  
le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.  
Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : [info@miele.fr](mailto:info@miele.fr).

## **Miele France SAS**

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray  
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX  
R.C.S Bobigny B 708 203 088



## **Internet**

[info@miele.fr](mailto:info@miele.fr)  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)

## **La ligne Consommateurs**

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## **Pièces détachées et accessoires**

Réservé aux professionnels

[pieces@miele.fr](mailto:pieces@miele.fr)

## **Support technique revendeur**

**Tél. : 01 49 39 44 88**

E-mail : [support.technique@miele.fr](mailto:support.technique@miele.fr)