

**Miele**

# Accessoires et consommables

Édition Avril 2022

Miele. Immer Besser.\*



\* Toujours mieux



## Accessoires d'origine Miele

### **Parfaitement adaptés aux appareils Miele**

En utilisant les accessoires d'origine de Miele, vous contribuez au fonctionnement optimal de votre appareil Miele. Vous obtenez ainsi des résultats toujours parfaits. En effet, tous les accessoires Miele d'origine ont été mis au point spécialement pour être utilisés dans les appareils Miele. Ils ont été testés minutieusement et sont parfaitement adaptés aux appareils Miele.



## Sommaire

Accessoires pour fours et fours vapeur	10	Accessoires pour lave-vaisselle	47
Accessoires pour tables de cuisson	25	Accessoires pour machines à café	51
Accessoires pour hottes	33	Accessoires pour aspirateurs	62
Accessoires pour réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin	43	Accessoires pour appareils du soin du linge	84

NOTRE DEVISE,

# IMMER BESSER

BIENVENUE CHEZ MIELE

Telle est la devise choisie par nos arrière-grands-parents à la fondation de l'entreprise Miele. Pour avoir du succès, il faut se démarquer de la concurrence. Pour cela, il n'existe que deux possibilités : être les meilleurs ou être les moins chers. Ces deux approches n'étant pas compatibles, ils ont choisi d'être les meilleurs.

Miele a toujours réussi à maintenir son niveau d'exigence élevé en termes de qualité et d'innovation comme en attestent les nombreuses récompenses reçues au cours des 120 dernières années. Mais ce sont surtout les millions de consommateurs satisfaits à travers le monde qui en apportent la plus belle preuve. Cette continuité et cette persévérance, nous les devons au fait d'avoir choisi de rester une entreprise familiale.

Dans cet esprit, depuis 1899, Miele n'est pas uniquement un fleuron de la qualité des produits et de l'ingénierie. Miele est également synonyme de respect, d'égalité et d'une collaboration basée sur la confiance et la reconnaissance mutuelle avec ses partenaires, fournisseurs, clients, collaborateurs et voisins.

En achetant un produit Miele, vous agirez par ailleurs pour le bien de l'environnement. Cela grâce à des procédés de fabrication qui s'inscrivent dans le respect de l'environnement et des produits qui offrent des performances exceptionnelles tout en affichant des consommations d'énergie particulièrement basses.\*

Aujourd'hui, nous – dirigeants de la société issus de la quatrième génération – vous promettons que cela ne changera pas.

Cordialement vôtre

*Markus Miele*

et

*Reinhard Zinkann*




DR. MARKUS MIELE ET  
DR. REINHARD ZINKANN



## IL Y A DE NOMBREUSES BONNES RAISONS DE CHOISIR MIELE.

Découvrez les six plus importantes ci-contre. Depuis sa fondation en 1899, Miele reste fidèle à sa devise « Immer Besser » (« Toujours mieux »). Notre objectif : faire « Immer Besser » (toujours mieux) que la concurrence et faire « Immer Besser » (toujours mieux) à l'avenir. Pour nos consommateurs, cela signifie de manière très rassurante qu'ils font le bon choix en achetant un produit Miele.



### LA QUALITÉ MIELE

Depuis plus de 120 ans, nos clients savent qu'un produit Miele est un produit fiable et qu'ils peuvent compter sur sa qualité dans le temps. Nous sommes le seul fabricant de la branche à soumettre nos produits à des tests de résistance draconiens. Nos lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours, etc. sont conçus et testés pour une durée d'utilisation jusqu'à 20 ans. Nous vous offrons ainsi une fiabilité remarquable et une tranquillité d'esprit absolue. De ce fait, les clients Miele du monde entier nous restent fidèles et ne manquent jamais de recommander notre marque. À l'avenir aussi, nous vous promettons de ne faire aucun compromis sur la qualité et la longévité de nos appareils.

### LA TECHNOLOGIE MIELE

Les produits Miele vous offrent des performances inégalées avec des consommations d'énergie particulièrement basses, que ce soit pour l'entretien du linge, des sols, de la vaisselle ou encore pour la cuisson. Ces résultats uniques sont obtenus grâce aux nombreuses technologies innovantes et exclusives mises au point par les ingénieurs Miele. Les nombreuses récompenses obtenues par la marque dans le monde entier attestent de cette expertise.



### LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL DE MIELE

Miele offre un véritable savoir-faire artisanal, qui allie vision, précision et passion pour le détail. Chacun de nos produits est fabriqué dans le respect des normes les plus strictes et soumis à un contrôle de la qualité, jusqu'au test individuel des surfaces avec un gant. Des poignées usinées à partir d'une pièce de métal aux espaces compatibles entre tous les groupes de produits, chaque élément constitue un pas en avant dans notre quête de la plus grande perfection. Rien ne nous tient plus à cœur que de faire durer la satisfaction que vous apporte Miele.



### LE SERVICE MIELE

Les clients Miele méritent d'être traités avec tous les égards. C'est pourquoi nos experts sont toujours là pour vous conseiller et vous accompagner. Retrouvez toutes les valeurs de la marque dans notre offre de services complète, grâce à laquelle nous vous accompagnerons tout au long de la durée de vie de votre appareil. Nous serons toujours là pour vous. C'est promis !



### LA MARQUE MIELE

Dans un grand nombre de pays, Miele est la marque la plus prisée de la branche de l'électroménager. Sur son marché d'origine, l'Allemagne, elle a même été désignée meilleure marque de tous les temps (« best brand ever »), toutes branches confondues. Une marque telle que Miele en dit long sur ses utilisateurs : des consommateurs exigeants en termes de performances, de confort d'utilisation, de design et de respect de l'environnement. Les consommateurs qui achètent des produits Miele attachent de l'importance au style et à la qualité.

### LE DESIGN MIELE

Le design Miele se caractérise par des formes épurées, une élégance intemporelle et une utilisation intuitive. Qu'il soit doté d'un bouton rotatif classique, de touches sensibles discrètes ou d'un écran tactile haute résolution, un appareil Miele reste toujours simple et facile à utiliser. Nulle part ailleurs vous ne trouverez des produits encastrables pour la cuisine présentant une harmonie de design aussi unique avec des univers de couleurs variés leur permettant de s'intégrer dans tous les types de cuisines. Quel que soit votre style, Miele s'adaptera parfaitement à vos besoins et à vos envies.

# Accessoires pour fours et fours vapeur

Pour des résultats parfaits

Nous vous proposons une large gamme d'accessoires d'origine Miele à utiliser en toute confiance avec vos appareils Miele pour des résultats impeccables garantis. Ces accessoires ont été conçus spécialement pour vos appareils de cuisson Miele. Vous pouvez ainsi personnaliser votre appareil Miele selon vos besoins et exploiter pleinement toutes ses fonctions.



## Des accessoires sur mesure

Pour vous permettre de préparer des plats savoureux, les fours, fours Dialog et fours vapeur combinés Miele sont équipés de différents accessoires. Pour tirer le meilleur parti de l'enceinte de cuisson dans les différents modes de fonctionnement, Miele propose des tables de cuisson multi-usages supplémentaires adaptées à chaque opération : nos plaques de cuisson plates sont par exemple idéales pour la pâtisserie. Nos tables de cuisson multi-usages permettent de cuire des gâteaux à pâte levée ou servent de lèche-frite pour les grillades de poisson ou de viande. La table de cuisson perforée et le moule rond perforé sont parfaits pour la préparation de petits pains croustillants, de pâtisseries ou de frites avec la fonction HydraCook.

Très pratique : toutes les tables de cuisson Miele peuvent être insérées directement sur les rails de guidage ou sur les rails coulissants FlexiClips.



## Plaques à griller et rôtir d'origine Miele

Un rôti réussi se doit d'être accompagné d'une sauce succulente – les plaques pour grillades et rôtis Miele recueillent très facilement le jus de vos pièces de viande et rôtis. Les plaques sont placées sur les plaques de cuisson multi-usages Miele assorties pendant la cuisson au grill ou le rôti, ainsi, le jus de cuisson s'écoule sans brûler. On peut ainsi préparer de délicieuses sauces qui viendront agrémenter vos plats. De plus, les plaques à griller et rôtir Miele empêchent les projections de graisse dans l'enceinte de cuisson et facilitent le nettoyage de votre appareil.





# Plaques émaillées à revêtement PerfectClean

Pour les fours et fours vapeur combinés



## Plaquette de cuisson HBB 71

Pour cuire des biscuits, pâtisseries, gâteaux sur plaque, etc.

- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Grâce à ses propriétés anti-adhésives, l'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9519820

97,99 €\*



## Plaquette de cuisson Gourmet perforée HBBL 71

Pour tout ce qui est croustillant.

- Pour des biscuits, pains, pizzas et frites croustillants
- Idéale pour la cuisson avec la fonction HydraCook
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9520620

97,99 €\*



## Revêtement PerfectClean

Les plaques et grilles de cuisson bénéficient d'un revêtement de surface extrêmement résistant aux égratignures qui présente d'exceptionnelles propriétés anti-adhésives. Même les salissures les plus tenaces s'enlèvent d'un simple coup d'éponge douce, avec un peu de liquide vaisselle.



## Plaquette de cuisson multi-usage HUBB 51

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèchefrite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 41,5 cm x 35 cm x 4,1 cm
- Pour les cuisinières/fours de la génération H2000 avec une enceinte de cuisson de 56 l ainsi que pour les fours Dialog

Réf. 9519720

97,99 €\*



## Plaquette de cuisson multi-usage HUBB 71

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèchefrite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 44,8 cm x 38,6 cm x 3,48 cm
- Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9519840

97,99 €\*



## Plaquette de cuisson multi-usage HUBB 91

Idéale pour la pâtisserie, par ex. pour cuire un gâteau sur plaque bien garni

- Peut servir de lèchefrite pour récupérer le jus de viande ou la graisse des rôtis et grillades
- Pour le rôtissage, à utiliser avec la plaque à griller et rôtir
- À utiliser avec les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage
- Dimensions : L x P x H : 72 cm x 36,6 cm x 5,6 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large de la génération H2000/H6000/H7000

Réf. 9520680

215,99 €\*



### Plaque à griller et rôtir HGBB 91

- Évite les projections de graisse, facilite le nettoyage
- Le jus de cuisson et la graisse ne brûlent pas et peuvent être utilisés pour confectionner une sauce délicieuse
  - Parfaitement adaptée à la plaque de cuisson multi-usage HUBB 91
  - Dimensions : L x P x H : 67,6 cm x 36,3 cm x 2,5 cm
  - Pour les appareils de 90 cm de large de la génération H2000/H6000/H7000

Réf. 9520690 194,99 €\*



### Plaque à griller et rôtir HGBB 71

- Évite les projections de graisse, facilite le nettoyage
- Le jus de cuisson et la graisse ne brûlent pas et peuvent être utilisés pour confectionner une sauce délicieuse
  - Parfaitement adaptée à la plaque de cuisson multi-usage HUBB 71
  - Dimensions : L x P x H : 40,3 cm x 38,5 cm x 2,5 cm
  - Pour les cuisinières/fours des générations H2000/H6000/H7000 avec enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL/XXL

Réf. 9520630 97,99 €\*



### Pierre à pizza HBS 70

- Pierre à pizza.
- Compatible avec les fours multifonctions, DGC, fours combinés micro-ondes
  - A ne pas utiliser pendant la pyrolyse ou en mode micro-ondes.

Réf. 11901190 239,99 €\*



### Moules ronds HBF 27-1/HBFL 27-1

- Pour réussir pizzas, quiches ou tartes
- Propriétés anti-adhésives, particulièrement résistant aux égratignures grâce au revêtement PerfectClean
  - L'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
  - Nettoyage particulièrement simple
  - 27 cm de diamètre, à placer sur la grille

HBF 27-1  
Réf. 9520720 59,99 €\*

HBFL 27-1 avec logo Miele historique  
Réf. 9520730 69,99 €\*



### Moule rond perforé HBFP 27-1

- Pour préparer des petits gâteaux croustillants avec la fonction HydraCook
- Idéal pour réussir les petits pains, brioches, croissants, pizzas, quiches et tartes
  - Répartition optimale de la vapeur grâce à la perforation avec la fonction HydraCook
  - Propriétés anti-adhésives, particulièrement résistant aux égratignures grâce au revêtement PerfectClean
  - L'utilisation de papier sulfurisé ou de graisse est superflue
  - 27 cm de diamètre, à placer sur la grille
  - Dans les fours Dialog, compatible uniquement avec les modes de cuisson conventionnels, à ne pas utiliser avec M Chef.

Réf. 10116800 64,99 €\*

# Grilles de cuisson

## Accessoires de cuisson




### Grilles de cuisson d'origine Miele

Complétez votre four, four Dialog ou four vapeur combiné Miele avec des grilles de cuisson supplémentaires. Vous tirez ainsi le meilleur parti de l'enceinte et de ses différents niveaux, pour un maximum de flexibilité. Nos grilles de cuisson sont parfaites comme support pour les moules et les plats à gratin. Elles donnent également un croustillant incomparable aux saucisses à griller et autres viandes. La graisse qui s'écoule est recueillie sur les plaques de cuisson multi-usages d'origine Miele adaptées puis utilisée pour concocter une sauce délicieuse. Enfin, elles sont faciles à manipuler : Les grilles Miele d'origine peuvent se poser sur les rails coulissants FlexiClips ou directement sur les rails de guidage du four.



### PyroFit

Les grilles, grilles de cuisson ainsi que les rails coulissants FlexiClips avec revêtement PyroFit sont impeccables après chaque pyrolyse. Les accessoires dotés de ce revêtement peuvent rester dans l'enceinte de cuisson sans problème lors de la pyrolyse et sont nettoyés automatiquement.




### Grille de cuisson HBBR 71

Avec revêtement PerfectClean

- Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
- Pour griller, poser sur la plaque de cuisson multi-usage HUBB 71
- Très facile à nettoyer grâce au revêtement PerfectClean
- Dimensions : L x P x H : 44,4 cm x 38 cm x 2,5 cm
- Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC XL et DGC XXL

Réf. 9524950

75,99 €\*




### Grille de cuisson HBBR 92

Avec revêtement PyroFit

- Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
- Pour griller, poser sur la plaque de cuisson multi-usage HUBB 91
- Nettoyage automatique pratique par pyrolyse
- Dimensions : L x P x H : 71,6 cm x 36 cm x 3 cm
- Pour les appareils de 90 cm de large de la génération H2000/H6000/H7000

Réf. 9520700

184,99 €\*




### Poignée d'extraction HEG

Pour extraire en toute sécurité les plaques et grilles chargées et chaudes  
Pour un support plus stable des plaques lourdes directement au centre de gravité

Réf. 3985271

21,99 €\*



### Grille de cuisson HBBR 72

Avec revêtement PyroFit

- Pour y poser un moule à gâteau ou un plat à rôtir
- Pour griller, poser sur la plaque de cuisson multi-usage HUBB 71
- Nettoyage automatique pratique par pyrolyse
- Dimensions : L x P x H : 44,4 cm x 38 cm x 2,5 cm
- Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l

Réf. 9520640

97,99 €\*

# Rails coulissants FlexiClips

## Accessoires pour grill



### Rails coulissants FlexiClips

Les rails coulissants FlexiClip permettent de faire coulisser les plaques et grilles de cuisson ainsi que les plats à rôtir Gourmet en toute sécurité en dehors de l'enceinte de cuisson, et de les maintenir dans n'importe quelle position. Il est encore plus facile d'arroser un rôti ou de tourner un plat, sans risque de brûlure. De plus, les plaques, grilles et plats à rôtir posés sur les rails coulissants FlexiClips peuvent être insérés individuellement et très simplement à une hauteur différente.

Il est possible d'utiliser jusqu'à 3 niveaux simultanément, c'est-à-dire que votre enceinte de cuisson peut être équipée d'un maximum de 3 paires de rails coulissants FlexiClips.

Les rails coulissants FlexiClips se fixent très facilement sur les rails de guidage du four.



### Rails coulissant FlexiClips HFC 70-C

HFC 70-C pour les appareils de la génération H7000 et H2265 – H2268

Réf. 10581490 139,99 €\*



### Rails coulissant FlexiClips HFC 71

HFC 71 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour les fours vapeur combinés DGC XL à partir du numéro de fabrication 127273729 et DGC XXL

Réf. 9520660 184,99 €\*



### Rails coulissant FlexiClips HFC 70

HFC 70 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour les fours vapeur combinés DGC XL à partir du numéro de fabrication 127273729 et DGC XXL

Réf. 9520650 156,99 €\*



### Rails coulissant FlexiClips HFC 72/HFC 92

HFC 72 pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l

Réf. 9520670 215,99 €\*

HFC 92 pour les appareils de 90 cm de large des générations H6000/H7000

Réf. 9520710 239,99 €\*

Combinaisons possibles pour les rails coulissants

Désignation	H 2000/7000			DGC 7000 XL/XXL
	49 l/76 l	49 l/76 l pyrolyse	90 cm	48 l/68 l
HFC 70 C	●	●		
HFC 70	●	●		●
HFC 71 Perfect Clean	●	●		●
HFC 72 PyroFit		●		●
HFC 92 PyroFit			●	

● = compatible



### Kit d'accessoires PyroFit pour fours multifonctions

Kit pour fours multifonctions H 716x BP et H 726x BP comprenant :

- 1 paire de gradins PyroFit
- 1 paire de rails télescopiques HFC 72 PyroFit

Réf. 98506740 379,99 €\*

### Rails FlexiClip HFC 50

Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de cuisson supplémentaires dans votre four multifonctions.

- Pour glisser des plats sur d'autres niveaux
- Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
- Fixation simple sur les grilles du four
- Pour four H 2000, 56 L

Réf. 9170810 109,99 €\*

### Rails FlexiClip HFC 61 Avec revêtement PerfectClean

Adapté pour l'utilisation simultanée de niveaux de cuisson supplémentaires dans votre four

- Accès confortable aux plats à rôtir sur chaque niveau
- Fixation simple sur les gradins du four
- Nettoyage très simple
- Pour fours multifonctions H 5000 avec cavité 76 L et pour fours vapeur combinés DGC XL

Réf. 6949330 179,99 €\*

# Plats à rôtir Gourmet et couvercles



## Plat à rôtir Gourmet

Pour réussir rôtis, gratins, plats mijotés et bien plus encore, il existe un plat à rôtir Gourmet Miele d'origine adapté pour chaque cuisinière, four, four Dialog et four vapeur combiné Miele. Ces plats peuvent être insérés, selon l'appareil, sur les rails de guidage, sur les rails individuels Comfort ainsi que sur les rails coulissants FlexiClips, ou encore être posés sur la grille. Les plats à rôtir Gourmet Miele d'origine sont tous fabriqués en Allemagne en aluminium moulé et sont dotés d'un revêtement anti-adhésif ILAG. Cela évite que les aliments attachent, et facilite le nettoyage.

Les variantes adaptées à l'induction de ce plat à rôtir sont dotées d'un fond magnétisable.

### Couvercle de plat à rôtir Gourmet

**Il y a un couvercle en inox adapté à chaque plat à rôtir Gourmet Miele. Ces couvercles doivent être commandés séparément.**



## Plat à rôtir Gourmet HUB 5000-M

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 5 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC 7000. Peut également être utilisé sur les tables de cuisson électriques (mais pas au gaz ou à induction).

Réf. 10314250

205,99 €\*



## Plat à rôtir Gourmet pour induction HUB 5001-M

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 5 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H : 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H : 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l ainsi que pour tous les fours vapeur combinés DGC 7000. Peut être utilisé sur toutes les tables de cuisson, sauf au gaz.

Réf. 10314270

269,99 €\*



## Couvercle pour plat à rôtir Gourmet HBD 60-22

Pour les plats à rôtir Miele HUB 62-22, 5000-M et 5001-M

- En inox de grande qualité
- À ne pas utiliser dans un four avec fonction micro-ondes ou pour griller
- Dans les fours Dialog, compatible uniquement avec les modes de cuisson conventionnels, à ne pas utiliser avec M Chef.
- Non fourni avec le plat à rôtir

Réf. 5136950

107,99 €\*



### Plat à rôtir Gourmet pour induction HUB 5001-XL

Pour rôtir, mijoter et gratiner

- Capacité max. env. 8 kg
- Dimensions extérieures : L x P x H :  
44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- Dimensions intérieures : L x P x H :  
38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Pour les appareils des générations H2000/H6000/  
H7000 avec une enceinte de cuisson de 49 l et 76 l  
ainsi que pour tous les fours vapeur combinés  
DGC 7000. Peut être utilisé sur toutes les tables de  
cuisson, sauf au gaz.

Réf. 10314310

324,99 €\*

### Couvercle pour plat à rôtir Gourmet HBD 60-35

Pour les plats à rôtir Miele HUB 61-35 et  
HUB 5001 XL

- En inox de grande qualité
- À ne pas utiliser dans un four avec fonction  
micro-ondes ou pour griller
- Non fourni avec le plat à rôtir
- Ne convient pas aux fours compacts encastrables
- Dimensions : L x P x H :  
39,0 cm x 35,5 cm x 13,4 cm

Réf. 5136960

129,99 €\*

Combinaisons possibles pour le plat à rôtir Gourmet							
Désignation	Couvercle		H 2000/7000		H 7000 BM	DGC 7000	DO 7000
	HBD 60-22	HBD 60-35	49 l 76 l	90 cm			
<b>Pour tables de cuisson électriques</b>							
HUB 5000-M	•		•	G		•	
<b>Pour tables de cuisson électriques et à induction</b>							
HUB 5001-M	•		•	G		•	
HUB 5001-XL		•	•	G		•	
HUB 62-22	•			G	N1		•
HUB 62-35		•		G	N1		

• = compatible

■ = le plat à rôtir est adapté aux grilles ou aux rails coulissants FlexiClips (selon l'appareil)

G = le plat à rôtir Gourmet doit uniquement être utilisé sur la grille

N1= le plat à rôtir Gourmet doit être inséré uniquement sur la grille au niveau 1 en partant du bas

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

# Accessoires pour fours vapeur

## Plats de cuisson vapeur et couvercles



Afin que vous puissiez utiliser votre four vapeur Miele comme vous le voulez, nous vous proposons un grand choix de plats de cuisson vapeur pratiques et de grande qualité. Les plats de cuisson non perforés sont parfaits pour préparer des plats en sauce ainsi que pour les plats de base tels que des pâtes ou du riz cuits à l'eau. Les plats de cuisson non perforés de grand volume sont quant à eux idéaux pour préparer des soupes, pots-au-feu et plats mijotés. Les plats de cuisson perforés sont particulièrement bien adaptés pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre préparés sans sauce. Ils sont aussi parfaits pour la décongélation. Tous les plats de cuisson vapeur Miele sont des accessoires professionnels fabriqués en Europe, en inox de 0,6 mm d'épaisseur avec traitement de surface.



# Accessoires pour fours vapeur et fours vapeur combinés micro-ondes



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 40

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
  - Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
  - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 40 mm
  - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168200

26,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 100 40

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
  - Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l
  - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 400 x 40 mm
  - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10170290

42,99 €\*



## Plat en verre plat DMGS 100 30

- Pour préparer des plats en mode micro-ondes  
Convient pour le DGM 6000  
Peut également être utilisé comme plat de récupération en mode cuisson vapeur  
Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 394 x 30 mm

Réf. 10168180

64,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 80

- Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
  - Capacité : 4,2 l, capacité utile : 3,6 l
  - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 80 mm
  - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168230

37,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 50 40

- Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
  - Capacité : 2,2 l, capacité utile : 1,6 l
  - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 40 mm
  - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10168190

42,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 50 120

- Pour les soupes ainsi que les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
  - Capacité : 5,5 l
  - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 197 x 120 mm
  - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 11323320

53,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 100 40

- Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.
- Convient pour DG 7000 et DGM 6000/7000
  - Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,4 l
  - Dimensions extérieures : L x P x H : 375 x 400 x 40 mm
  - Ne convient pas au mode micro-ondes !

Réf. 10170300

53,99 €\*

# Accessoires pour fours vapeur combinés



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 20

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 450 x 190 x 40 mm
- Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele

Réf. 8246340

43,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 20

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

Capacité : 2,4 l, capacité utile : 1,8 l

Dimensions extérieures : L x P x H :

448 x 190 x 40 mm

Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele

Réf. 8285410

53,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 12

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

Capacité : 5,4 l, capacité utile : 3,3 l

Dimensions extérieures : L x P x H :

448 x 386 x 40 mm

Dimensionné sur mesure pour les fours vapeur combinés Miele

Réf. 8249430

75,99 €\*



# Accessoires pour fours vapeur posables et fours vapeur haute pression



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 2

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 2,5 l, capacité utile : 2,0 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 60 mm

Réf. 5001390

35,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 3

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 65 mm
- Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele

Réf. 5001400

43,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 7

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 2,8 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 100 mm

Réf. 8019361

43,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur non perforé DGG 9

Pour les plats en sauce ou à l'eau (par ex. riz, pâtes)

- Capacité : 5,7 l, capacité utile : 4,2 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 150 mm

Réf. 8015103

53,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 1

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 1,5 l, capacité utile : 0,9 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 176 x 40 mm

Réf. 5001370

37,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 4

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 60 mm
- Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele

Réf. 5379570

59,99 €\*



## Plat de cuisson vapeur perforé DGGL 8

Pour blanchir ou faire cuire les légumes, le poisson, la viande et les pommes de terre, etc.

- Capacité : 2,0 l, capacité utile : 1,7 l
- Dimensions extérieures : L x P x H : 325 x 265 x 40 mm
- Non compatible avec les fours vapeur haute pression Miele

Réf. 8227240

46,99 €\*



## Couvercle inox avec poignée DGD 1/2

Pour plats de cuisson vapeur

- Avec des dimensions extérieures de L x P : 325 x 265 mm
- En inox
- Pour le plat de cuisson vapeur DGG 3

Réf. 7623900

32,99 €\*



## Couvercle inox avec poignée DGD 1/3

Pour plats de cuisson vapeur

- Avec des dimensions extérieures de L x P : 325 x 176 mm
- En inox
- Pour les plats de cuisson DGG 2, DGG 7 et DGG 9

Réf. 8109071

21,99 €\*



## Couvercle inox avec poignée DGD 50

Pour plats de cuisson vapeur

- Compatible avec DGG 50-40, DGG 50-80, DGG 50-120
- Pour couvrir durant la cuisson et pour la conservation
- En inox

Réf. 11323340

32,99 €\*

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise

# Combinaisons possibles pour les plats de cuisson vapeur

## Autres accessoires pour fours vapeur

Combinaisons possibles pour les plats de cuisson vapeur							
	Fours vapeur	Fours vapeur micro-ondes	Fours vapeur combinés	Fours vapeur posables	Fours vapeur haute pression	Couvercle inox	
Niche	45 cm	45 cm	45 cm/60 cm	38 cm	38 cm	DGD 1/2	DGD 1/3
DGG 50 40	•	•					
DGG 50 80	•	•					
DGG 50 120	•	•					
DGG 100 40	•	•					
DGGL 50 40	•	•					
DGGL 100 40	•	•					
DGG 20			•				
DGGL 20			•				
DGGL 12			•				
DGG 2				•	•		•
DGG 3				•		•	
DGG 7				•	•		•
DGG 9				•	•		•
DGGL 1				•	•		
DGGL 4				•			
DGGL 8				•			

• = compatible



### Bandeau de compensation AB 45-7

- Pour les niches de 45 cm
- Ajustement optimal de l'appareil dans la niche grâce au bandeau de rattrapage
- Moins de traces de doigts et facile à nettoyer – CleanSteel inox anti-traces
- Parfaite harmonie avec la couleur de l'appareil

AB 45-7 inox anti-traces, en association avec DGD 7035, réf. 9350640 97,99 €\*

AB 45-7L Noir obsidien, en association avec DGD 7635 EDST/CLST et DGD 7635 OBSW Réf. 9350620 151,99 €\*



### Baguette de recouvrement ESWKL 60

Pour cacher la bande étroite d'inox en cas de superposition d'un four et d'un tiroir.  
Noir  
Réf. 11179710 64,99 €\*

# Accessoires pour micro-ondes et fours vapeur micro-ondes



## Plat en verre rond ou plat à tarte MBFG 30

- Pour la cuisson et le rôtissage (lèche-frite)
- En verre borosilicate résistant aux rayures
  - Résiste à la température jusqu'à 300 °C
  - Pour les micro-ondes de 46 l
  - Adapté à tous les fours pour tous les modes de cuisson
  - Diamètre 30 cm

Réf. 9711960 32,99 €\*



## Lèche-frite en verre HGS 100

Pour les fours combinés micro-ondes

Réf. : 11514090 64,99 €\*

## Bandeau de rattrapage AB 36-1 Noir

- Pour niche de 36 cm de hauteur en lien avec un M 223X SC
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche
  - dotée d'un bandeau de rattrapage
  - Anti-traces et facilité d'entretien
  - Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
  - H x L x P en cm = 0,9 x 59,5 x 2,1

Réf. 11302940 107,99 €\*

## Bandeau de rattrapage AB 38-2 Noir

- Pour niche de 38 cm de hauteur en lien avec un M 223X SC
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche
  - dotée d'un bandeau de rattrapage
  - Anti-traces et facilité d'entretien
  - Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
  - H x L x P en cm = 1,2 x 59,5 x 2,2

Réf. 11302950 107,99 €\*

## Bandeaux de rattrapage AB 42-1

- Pour niche de 42 cm de hauteur en lien avec un M 223X SC
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche
  - dotée d'un bandeau de rattrapage.
  - Anti-traces et facilité d'entretien
  - Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
  - H x L x P en cm = 5,7 x 59,5 x 2,1

Inox, Réf. 7027170 139,99 €\*  
 Noir, Réf. 7027160 161,99 €\*  
 Blanc, Réf. 7027140 161,99 €\*

## Bandeau de rattrapage AB 45-9 Inox

- Pour niche de 45 cm de hauteur en lien avec un M 6030/32 SC ou M 2234
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche dotée d'un bandeau de rattrapage.
- Anti-traces et facilité d'entretien
  - H x L x P en cm = 7,65 x 59,5 x 2,2

Réf. 7134490 161,99 €\*

## Bandeau de rattrapage AB 45-7

- Pour les niches de 45 cm
- L'appareil s'adapte parfaitement bien à la niche dotée d'un bandeau de rattrapage
  - Anti-traces et facilité d'entretien
  - Harmonie de couleurs optimale avec l'appareil à combiner
  - H x L x P en cm = 7,05 x 59,5 x 2,2/2,3

AB 45-7 Inox anti-traces, en lien avec DGD 4635, Réf. 9350640 97,99 €\*  
 AB 45-7 L Inox anti-traces, en lien avec DGD 6605  
 Inox anti-traces, Réf. 9350630 151,99 €\*  
 AB 45-7 L Noir obsidien, en lien avec DGD 6635 Noir obsidien, Réf. 9350620 151,99 €\*

# Accessoires pour tiroirs de mise sous vide



## Petits sachets de mise sous vide VB 1828

Pour la conservation et la mise sous vide d'aliments liquides et solides

- Ils peuvent être chauffés jusqu'à 2 heures à 90 °C
- Pour une conservation au réfrigérateur et au congélateur
- Protection contre la brûlure de congélation
- Lisse et résistant
- Contenu : 50 sachets, 180 x 280 mm

Réf. 10380620

37,99 €\*



## Grands sachets de mise sous vide VB 2435

Pour la conservation et la mise sous vide d'aliments liquides et solides

- Ils peuvent être chauffés jusqu'à 2 heures à 90 °C
- Pour une conservation au réfrigérateur et au congélateur
- Protection contre la brûlure de congélation
- Lisse et résistant
- Contenu : 50 sachets, 240 x 350 mm

Réf. 10380630

43,99 €\*

# Autres accessoires pour appareils encastrables

## Options de poignées et autres accessoires de montage



### Kit déco DS 7000 PureLine

Une poignée PureLine en inox anti-traces

- Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils Miele

Réf. 11345890

129,99 €\*



### Kit déco DS 7000 VitroLine

Une poignée VitroLine

- Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils Miele

Noir obsidien, réf. 11345930

249,99 €\*

Blanc brillant, réf. 11345940

249,99 €\*

Gris graphite, réf. 11345950

249,99 €\*



### Kit déco DS 7003 PureLine

Un kit de 3 poignées PureLine en inox anti-traces

- Pour assortir le mobilier de cuisine aux appareils Miele

Réf. 11345870

215,99 €\*



### Baguette de recouvrement HKL 60

Pour cacher les arêtes de meubles en cas de combinaisons diverses d'appareils

- Harmonie visuelle lors de l'installation du bandeau de recouvrement

- Utilisation : combinaison verticale d'appareils de 45 et de 60 cm de hauteur

Inox anti-traces, réf. 7114780

54,99 €\*

Noir obsidien, réf. 5165170

54,99 €\*

Gris graphite, réf. 10410570

54,99 €\*



### Baguette de compensation HAL 5900

Pour cacher les arêtes de meubles en cas de combinaisons diverses d'appareils.

- Utilisation : combinaison verticale d'un four de 90 cm

Inox anti-traces

Réf. 7032520

119,99 €\*



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Miele  
INDUCTION

# Accessoires pour tables de cuisson



## Teppan Yaki Gourmet KMTY

Permet une expérience de cuisson inédite sur les tables de cuisson à induction Miele

- Pour la préparation rapide de plats sains et légers, tels que les mets asiatiques
- Avec fonction FixPosition – quatre pieds en silicone assurent une bonne stabilité
- Cuisson uniforme grâce à une plaque en acier inox multicouche premium
- Idéal pour les tables de cuisson à induction avec PowerFlex et FullFlex
- Ne convient pas aux tables de cuisson électriques et au gaz

Réf. 11555900

345,99 €\*



## Gril Gourmet GGRP

Pour préparer des grillades savoureuses sur les tables de cuisson à induction Miele

- Saveur originale du barbecue grâce à la surface ondulée
- Avec fonction FixPosition – quatre pieds en silicone assurent une bonne stabilité
- Revêtement anti-adhésif de haute qualité
- Parfaitement adaptée à la zone de cuisson PowerFlex et à la zone intégrale Miele
- Ne convient pas aux tables de cuisson électriques et au gaz

Réf. 10009310

289,99 €\*



# Accessoires pour Four et Tables de cuisson à induction



## Set casserolierie KMTS 5704-2

Set contenant 4 pièces : casserole 1,5L / 2,5L / 4L / Poêle à frire. Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four jusqu'à 240° (Poêle à frire) et 270° (casserolierie).

Ref. 11945190

399,99 €\*



## Poêle à frire inox 28 cm KMBP2800-2

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four jusqu'à 240°.

Ref. 11945200

119,99 €\*



## Casserole inox contenance 4 litres, diamètre 20 cm KMKT2040-2

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four jusqu'à 270°.

Ref. 11945210

139,99 €\*



## Casserole inox contenance 2,5 litres, diamètre 18 cm KMKT1825-2

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four jusqu'à 270°.

Ref. 11945220

119,99 €\*



## Casserole inox contenance 6 litres, diamètre 24 cm KMKT2460-2

Compatible lave-vaisselle. Résiste également au four jusqu'à 270°.

Ref. 11945230

199,99 €\*



# Accessoires pour Tables 2-en-1, SmartLine et ProLine



Les accessoires pour tables 2 en 1, dominos SmartLine et ProLine de Miele sont adaptés spécifiquement en termes de dimensions et de fonctionnalité. Ils s'encastrant de façon optimale et permettent une utilisation polyvalente de vos dominos tout en garantissant des résultats parfaits.



## Kit de recyclage DUU 1000-2

Pour convertir les hottes de table CSDA 700x, KMDA 7774/7774-1/763x/7476, à évacuation d'air en mode recyclage

- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation pour système de gaine plate à gauche, à droite ou à l'arrière
- Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R inclus
- Deuxième tubulure d'évacuation d'air fournie
- Possibilité de raccorder plusieurs DUU 1000-2 pour un flux d'évacuation d'air plus régulier, moins de bruits liés à l'écoulement et une plus longue durée de vie du charbon actif

Réf. 11207310

409,99 €\*



## Couvercles en inox CSAD 1300/CSAD 1400

Pour éléments ProLine, pour unifier les surfaces et obtenir une esthétique harmonieuse

- Nettoyage facile grâce à la surface CleanSteel inox antitraçage
- Charnières avec mécanisme d'amortissement efficace pour éviter de se pincer les doigts
- Pour couvrir les éléments ProLine éteints

CSAD 1300 pour éléments ProLine de 288 mm

Réf. 7094140 314,99 €\*

CSAD 1400 pour éléments ProLine de 380 mm

Réf. 7094150 324,99 €\*




### Plaque de grill CSGP 1300

Pour griller et rôtir les viandes, poissons, légumes, etc.

- Utilisable des deux côtés, un côté strié, l'autre lisse
- Parfaitement adaptée au domino ProLine Miele CS 1312 BG
- En fonte d'acier revêtue d'un émail spécial
- Avec poignée amovible pour droitiers et gauchers
- À utiliser sur le grill CS 1312 BBQ

Réf. 7094100

264,99 €\*



### Grille pour le kit DUU 1000-2 DUU-AD

Grille de recouvrement pour le kit de recyclage DUU 1000-2

- Permet de combler un espace vide entre le kit de recyclage et la plinthe ou le meuble
- Grille magnétique pour se fixer facilement

Réf. 10921880

75,99 €\*



### Joint silicone

Joint silicone gris pour installation à fleur de plan (sans photo)

Joint gris anthracite

Réf. 5190900

59,99 €\*

Joint noir

Réf. 10751360

48,99 €\*

### Poêle wok CSWP 1450

Adaptée de façon optimale à la courbe du wok à induction Miele

- Sans revêtement, pour une utilisation traditionnelle du wok
- Plus grande que les poêles wok disponibles dans le commerce
- Convient à tous les woks à induction et au gaz

Réf. 7189720

429,99 €\*



### Baguette intermédiaire CSZL 500

Pour associer plusieurs dominos ProLine dans une découpe

- Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns directement à côté des autres
- Avec ressorts de serrage pour fixation dans la découpe

Réf. 9156780

59,99 €\*



### Baguette intermédiaire CSZL 1500

Pour associer plusieurs dominos ProLine dans une découpe

- Élegante – avec une baguette inox pour cacher les interstices
- Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns directement à côté des autres
- Avec ressorts de serrage pour fixation dans la découpe

Réf. 9102880

119,99 €\*



### Baguette intermédiaire CSZL 7000

Pour associer plusieurs dominos SmartLine dans une découpe




- Utilisée pour monter plusieurs dominos les uns directement à côté des autres
- Avec ressorts de serrage pour fixation de la CSDA 700x FL dans la découpe

Réf. 10690630

64,99 €\*

# Accessoires pour hotte de table

## Conduits pour la hotte intégrée



### Conduit plat DFK-R 1000

- Pour un circuit d'air efficace et modulable
- Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
  - Circulation optimale de l'air
  - Classe de résistance au feu B1
  - En plastique blanc, difficilement inflammable
  - Pièce droite, 1 m de longueur

Réf. 10811340

48,99 €\*

### Raccord plat DFK-V

- Pour un circuit d'air efficace et modulable
- Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
  - Circulation optimale de l'air
  - Classe de résistance au feu B1
  - En plastique blanc, difficilement inflammable
  - Raccord pour les conduits plats et droits



Réf. 10811360

26,99 €\*

### Diversité et flexibilité

Les hottes intégrées de Miele se démarquent par leur flexibilité : le moteur interne fonctionne aussi bien en mode évacuation qu'en mode recyclage. Pour bénéficier d'un circuit d'air efficace, nous vous recommandons d'installer un système de conduits d'air.

Les différents éléments de conduit ont été spécialement conçus pour faciliter le montage et le raccordement des appareils dans tous les styles de cuisines. Leurs propriétés assurent une circulation optimale de l'air. Toutes les pièces sont compatibles entre elles. Vous pouvez également vous procurer notre bande adhésive pour sécuriser les raccords au maximum.



### Coude de conduit horizontal DFK-BH 90

- Pour un circuit d'air efficace et modulable
- Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
  - Profilé directeur intégré pour une circulation optimale de l'air
  - Classe de résistance au feu B1
  - En plastique blanc, difficilement inflammable
  - Coude horizontal à 90°

Réf. 10811390

48,99 €\*

### Coude de conduit vertical DFK-BV 90

- Pour un circuit d'air efficace et modulable
- Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
  - Profilé directeur intégré pour une circulation optimale de l'air
  - Classe de résistance au feu B1
  - En plastique blanc, difficilement inflammable
  - Coude vertical à 90°, 170 mm de hauteur et de profondeur

Réf. 10811410

48,99 €\*



### Kit DFKS-U

Kit de conduits d'aération pour installation en recyclage pour hotte de table :

- 2 x DFK-BV 90
- 2 x DFK-R 1000
- 1 x DFK-V
- 1 x DFK-L
- 1 x DFK-BH 90
- 1 x DFK-DB
- 1 x DUU 1000-2

Réf. 11250350

649,99 €\*




### Kit DFKS-A-1

Kit de conduits d'aération pour installation en évacuation pour hotte de table :

- 1 x DFK-BV 90
- 1 x DFK-R 1000
- 1 x DFK-BH 90
- 1 x DFK-A
- 1 x DFK-AK 90
- 1 x DFK-DB
- 1 x DMK 150-1

Réf. 11737480

485,99 €\*



### Kit DFKS

Kit de conduits d'aération pour hotte de table :


- 2 x DFK-BV 90
- 1 x DFK-R 1000
- 1 x DFK-BH 90
- 1 x DFK-DB

Réf. 11306320

184,99 €\*

# Accessoires pour hotte de table

## Conduits pour la hotte intégrée




### Raccord plat DFK-A

Pour un circuit d'air efficace et modulable

- Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
- Circulation optimale de l'air
- Classe de résistance au feu B1
- En plastique blanc, difficilement inflammable
- Adaptateur rectangulaire - rond

Réf. 10811430

48,99 €\*




### Raccord DFK-AK 90

Pour un circuit d'air efficace et modulable

- Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
- Profilé directeur intégré pour une circulation optimale de l'air
- Classe de résistance au feu B1
- En plastique blanc, difficilement inflammable
- Adaptateur rectangulaire - rond à 90°

Réf. : 11590720

48,99 €\*




### Coude de conduit horizontal DFK-BH 45

Pour un circuit d'air efficace et modulable

- Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
- Profilé directeur intégré pour une circulation optimale de l'air
- Classe de résistance au feu B1
- En plastique blanc, difficilement inflammable
- Coude horizontal à 45°

Réf. 10811450

48,99 €\*




### Coude de conduit horizontal DFK-BH 15

Pour un circuit d'air efficace et modulable

- Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
- Profilé directeur intégré pour une circulation optimale de l'air
- Classe de résistance au feu B1
- En plastique blanc, difficilement inflammable
- Coude horizontal 15°

Réf. 10811460

43,99 €\*



### Coude de conduit vertical DFK-BVK 90

Pour un circuit d'air efficace et modulable

- Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
- Profilé directeur intégré pour une circulation optimale de l'air
- Classe de résistance au feu B1
- En plastique blanc, difficilement inflammable
- Coude vertical à 90°, 150 mm de hauteur et de profondeur

Réf. 10811470

48,99 €\*




### Bande adhésive DFK-DB 10 mm

Pour les conduits d'air DFK de Miele

- Pour étanchéifier l'emboîtement des pièces
- Couleur : blanc
- Longueur : 10 m

Réf. 10820390

16,99 €\*



### Conduit rond R-1000

Pour les conduits d'air DFK de Miele

- Pour étanchéifier l'emboîtement des pièces
- Couleur : blanc
- Longueur : 10 m

Réf. : 98503660

44,99 €\*

### Conduit de compensation de longueur DFK-L










Pour un circuit d'air efficace et modulable

- Evacuation d'air hygiénique en mode évacuation et recyclage
- Profilé directeur intégré pour une circulation optimale de l'air
- Classe de résistance au feu B1
- En plastique blanc, difficilement inflammable
- Conduit de compensation de longueur pour raccorder un conduit plat

Réf. : 11051270

48,99 €\*

# Schémas d'encastrement pour conduits de la hotte intégrée





# Accessoires pour hottes

Une cuisine sans odeurs



## **Hottes en mode recyclage**

Les hottes à recyclage aspirent les vapeurs de cuisson et filtrent les particules de graisse et les odeurs à l'aide de différents filtres. L'air purifié est restitué à l'intérieur de la pièce.

Les filtres à charbon actif des hottes à recyclage sont à usage unique et doivent être remplacés régulièrement. Le voyant lumineux clignotant de votre hotte Miele indique quand ce remplacement doit être effectué.

Nous proposons également des filtres à charbon actif régénérants « Longlife Air-clean ». Ils peuvent être régénérés très facilement dans le four tous les 6 mois (voir le manuel d'utilisation du filtre). Ils ont une durée de vie de 3 ans et sont donc plus économiques que les filtres à usage unique – si les intervalles de remplacement indiqués sont respectés.

## **Hottes à évacuation**

En mode évacuation, l'air aspiré est rejeté à l'air libre. Ce mode de fonctionnement ne requiert donc pas de filtres à charbon actif.


Les filtres à graisse de votre hotte doivent cependant être nettoyés régulièrement au lave-vaisselle aussi bien en mode recyclage qu'en mode évacuation.



### Filtre à charbon actif DKF 9-P

Pour hotte à recyclage Miele DA 249-4  
• Contenu : 1 filtre  
Réf. 11762570

85,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 11-P

Pour hottes à recyclage Miele DA 59xx W/DA 7198 W  
• Contenu : 1 filtre  
Réf. 11762530

85,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 12-P

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, excepté pour DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896/70xx  
• Contenu : 1 filtre  
Réf. 11762580

85,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 13-P

Pour hottes à recyclage Miele DA 3366/DA 3466/3496  
• Contenu : 1 filtre  
Réf. 11762540

85,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 15-P

Pour hottes à recyclage Miele DA 25xx/2450/2580  
• Contenu : 2 filtres DKF 11-P  
Réf. 11762550

129,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 16-P

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, excepté pour DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896/70xx  
• Contenu : 2 filtres DKF 12-P  
Réf. 11762660


129,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 17-P

Pour hotte à recyclage Miele DA 700x D  
• Contenu : 4 filtres DKF 12-P  
Réf. 11762670


239,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 18-P

Pour hottes à recyclage Miele DA 12xx/280x/670x  
• Contenu : 1 filtre avec film adhésif  
Réf. 11762600


85,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 19-P

Pour hottes télescopiques DA 23x0 et DA 266x/269x/35xx/36xx installées en mode recyclage  
• Contenu : 1 filtre  
Réf. 11762560


85,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 20-P

Pour le hotte de plafond DA 2806 installée avec le kit de recyclage DUU 2900  
• Contenu : 2 filtres DKF 18-P sans film adhésif  
Réf. 11762610

129,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 21-P

Pour hotte à recyclage Miele DA 6708 D  
• Contenu : 4 filtres DKF 18-P sans film adhésif  
Réf. 11762630

239,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 25-P

Pour hottes DA 60x6 W/DA 6796 W/699x W/769x W installées en mode recyclage  
• Contenu : 1 filtre  
Réf. 11762650

85,99 €\*




### Filtre à charbon actif DKF 29

Pour hottes DA 9090 W Screen et DA 9298 W Screen installées  
• Contenu : 1 filtre  
Réf. 11292130

97,99 €\*

# Accessoires pour hottes

Une cuisine sans odeurs



## Filtre à charbon actif DKF 30-P

Pour les hottes Levantar DAD 4x40 installées en mode recyclage.

Réf. 11662790

139,99 €




## Filtre à charbon actif DKFS 31-P

Pour une première installation sur les hottes télescopiques DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30 (avec support porte filtre)

Réf. 11793530

199,99 €\*



## Filtre à charbon actif DKF 31-P

Pour les hottes télescopiques DAS 4x40 et DAS 8x30 dès la première installation, et pour tout renouvellement sur les modèles DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30 (sans support porte filtre).

Réf. 11793450


96,99 €\*

# Accessoires pour hottes

## Filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants

Les détails produit suivants sont valables pour tous les filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants :

- Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson désagréables
- Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie 3 ans
- Si les intervalles de remplacement sont respectés, plus économique qu'un filtre à usage unique



### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 11-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 59XX W et DA 7198 W

- Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson désagréables
- Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Si les intervalles de remplacement sont respectés, plus économique qu'un filtre à usage unique

Réf. 10787630 269,99 €\*



### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 12-R

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, sauf DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/670x/6896/70xx

- Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson désagréables
- Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Si les intervalles de remplacement sont respectés, plus économique qu'un filtre à usage unique

Réf. 10271450 269,99 €\*




### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 21-R

Pour la hotte à recyclage Miele DA 670x D

- Contenu : 4 filtres

Réf. 10271460 539,99 €\*



### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 25-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 60x6 W, DA 64x8 W, DA 679x et DA 699x W

- Contenu : 1 filtre

Réf. 10271470 269,99 €\*




### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 27-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7078 D

- Contenu : 6 filtres

Réf. 11160970 509,99 €\*




### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 28-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D

- Contenu : 1 filtre

Réf. 11347530 279,99 €\*



### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 29-R


Pour les hottes à recyclage Miele DA 909x W et DA 9298 W Screen

- Contenu : 1 filtre

Réf. 11295570 269,99 €\*

# Accessoires pour hottes

## Filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants




### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKFS 31-R

Pour une première installation sur les hottes télescopiques DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30 (avec support porte filtre)  
Ref. 11793540 539,99 €\*



### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 31-R

Pour les hottes télescopiques DAS 4x40 et DAS 8x30 dès la première installation, et pour tout renouvellement sur les modèles DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30 (sans support porte filtre).  
Ref. 11793470 499,99 €\*



### Filtre à charbon actif DKF 30-R

Pour les hottes Levantar DAD 4x40 installées en mode recyclage.  
Réf. 11662830 399,99 €



### Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R

Pour le boîtier de recyclage DUU 1000/1000-1/1000-2  
• Contenu : 1 filtre  
Réf. 10427040 269,99 €\*



### Filtre de déshumidification DAEF 28

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D  
• Avec charbon actif – absorbe l'humidité pendant la cuisson  
• Non régénérable  
• Durée de vie de 3 ans  
• Contenu : 1 filtre  
Réf. 11348050 215,99 €\*

# Accessoires pour hottes

## Accessoires fonctionnels

### Conseils d'optimisation des performances des hottes

Le diamètre des conduites d'évacuation a un impact très important sur la puissance et le niveau sonore des hottes.

Si le diamètre de la conduite d'évacuation est inférieur au diamètre maximal du raccord d'évacuation, la puissance de la hotte diminue et les nuisances sonores liées à son fonctionnement augmentent. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre revendeur Miele.

### Conseil d'installation :

Le site de montage doit être choisi avec soin, car la distance minimale entre le corps de la hotte et le ventilateur externe doit être de **5 à 7 mètres**.



#### Ventilateur de mur extérieur AWG 102

Moteur pour mur extérieur

- Déplacement du moteur à l'extérieur
- Réduction des nuisances sonores à partir de 5-7 m de distance entre hotte et moteur

Réf. : 5680680 814,99 €\* dont 5 € éco-part.



#### Ventilateur d'évacuation ABLG 202

Moteur extérieur, à installer dans dans une pièce adjacente, combles etc.

- Déplacement du moteur dans une autre pièce
- Réduction des nuisances sonores

Réf. 6081890 814,99 €\* dont 5 € éco-part.



#### Ventilateur de toit DDG 102

Moteur externe, toit en pente

- Déplacement du moteur vers l'extérieur
- Réduction des nuisances sonores

Réf. 5909230 1224 €\* dont 5 € éco-part.



#### Boîtier mural DMK 150-1

Conduit d'évacuation mural télescopique avec clapet anti-retour à double isolation thermique et à verrouillage magnétique

Réf. 11258630

299,99 €\*



#### Rallonge électrique

Pour raccordement des hottes EXT aux moteurs ABLG/AWG/DDG

STL-DA 5 (5 m),

Réf. 6725020

129,99 €\*

STL-DA 9 (9 m),

Réf. 4837110

149,99 €\*

STL-DA 12 (12 m),

Réf. 4837120

169,99 €\*



#### Télécommande pour hottes DARC 6

Télécommande en option pour les hottes équipées de Con@ctivity 2.0 :

- Permet d'allumer/ éteindre l'éclairage de la hotte
- Permet de mettre en marche/éteindre l'aspiration et régler l'allure d'aspiration
- Permet de mettre en marche/ régler la durée de l'arrêt différé

• Portée de 10 mètres

Réf. 9812060

107,99 €\*

# Accessoires pour hottes

## Accessoires fonctionnels



### Jeu d'adaptation recyclage DUU 150

Pour convertir les hottes murales et hottes totalement intégrables à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend une grille d'évacuation en plastique et deux colliers de serrage

Réf. 5696270

59,99 €\*



### Jeu d'adaptation recyclage DUU 151

Pour convertir les hottes murales et hottes totalement intégrables à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend une grille d'évacuation inox et un collier de serrage

Réf. 7294230

109,99 €\*



### Jeu d'adaptation recyclage DUU 20

Pour convertir les hottes aspirantes murales à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long télescopique jusqu'à 60 cm

Réf. 6264790

59,99 €\*



### Jeu d'adaptation recyclage DUU 32

Pour convertir les hottes îlot à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long télescopique jusqu'à 60 cm

Réf. 9561760

97,99 €\*



### Jeu d'adaptation recyclage DUU 2900

Pour convertir les ventilateurs de plafond et descendants à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Filtre à charbon actif DKF 20-1 inclus

Réf. 9242390

509,99 €\*



### Kit de recyclage DUU 1000-2

Pour convertir les hottes de table CSDA 10x0, CSDA 7000, KMDA 7774/7774-1 à évacuation d'air en mode recyclage

- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation pour système de gaine plate à gauche, à droite ou à l'arrière
- Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R inclus
- Deuxième tubulure d'évacuation d'air fournie
- Possibilité de raccorder plusieurs DUU 1000-2 pour un flux d'évacuation d'air plus régulier, moins de bruits liés à l'écoulement et une plus longue durée de vie du charbon actif

Réf. 11207310

409,99 €\*



### Cache pour jeu d'adaptation recyclage DUU 1000-x DUU-AD

Pour la protection des fentes dans le socle

- Un côté long est rehaussé de 6 mm
- En inox, fixation magnétique

Réf. 10921880

75,99 €\*



Nouveau

### Kit Plug&Play DUP 150

Pour hotte Levantar DAS 4x40 - Permet d'évacuer directement dans le meuble sans utiliser de conduits d'aération plats. Contient 2x Filtres Active Air-Clean DKF 30-P, 2x colliers de serrage, 1 tuyau flexible, 1 adaptateur

Réf. 11949040

194,99 €\*



Nouveau

### Kit de recyclage DUU 600

Pour convertir les hottes Levantar DAD 4x40 en mode recyclage

- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation d'air droite, gauche et/ou arrière
- Évacuation d'air optimale et réduction des bruits de circulation
- Sans filtre à charbon actif

Réf. 11841340

249,99 €\*



#### Kit d'installation pour DA 6708 blanc DUD 6700

Pour installer une hotte DA6708 sous le plafond  
Réf. 10609140 249,99€\*



#### Module de commande DSM 400

Module de commande avec fonctions supplémentaires

- Possibilité étendue de commande
- Commande d'appareils externes équipés de leur propre alimentation en courant électrique
- Lumière - ON/OFF de la hotte par des touches extérieures
- Hottes incompatibles avec Con@ctivity 2.0

Réf. 6213531 99,89 €\*



#### Module de commande DSM 406

Avec fonction supplémentaire pour toutes les hottes avec Con@ctivity

- Possibilité de commande étendue
- Commander des appareils externes avec source d'alimentation électrique propre
- Éclairage – Marche/Arrêt de la hotte via bouton externe

Réf. 9622200 188,45 €\*

**\* Conseil pour la hotte DA 289-4/489-4 : commander également la plaque de support DSM H 400**



#### Module de commande DSM 408


Avec fonction supplémentaire pour toutes les hottes avec Con@ctivity

- Possibilité de commande étendue
- Commander des appareils externes avec source d'alimentation électrique propre
- Éclairage – Marche/Arrêt de la hotte via bouton externe

Réf:11839890 188,45 €\*

# Accessoires pour hottes

## Accessoires de montage



### Conduit d'évacuation toiture DDF 125/150

Utilisable pour l'aération et l'évacuation d'air

- Multi-usages - pour pentes de toit dès 22 ° et pour tous types de tuiles Ø 125/150mm
- Robustesse - boîtier inox avec cadre couvreur
- Astucieux - Sortie d'air dirigée vers le bas, y compris clapet anti-retour

Réf. 4623200

379,99 €\*



### Raccord de réduction 200/150 mm DRS 200

Raccord de réduction

- Adaptation de la section transversale pour l'évacuation d'air
- Adapté dans le cadre des spécifications en matière de protection incendie

Réf. 9591530

45,99 €\*



### Piège à condensat DKS

Réservoir collecteur pour eau condensée : évite un écoulement sur le plan de travail.

- Conseillé lorsque le conduit d'évacuation traverse différentes zones de températures (ex. : un grenier)

DKS 125 pour Ø 125 mm (DRM 125)

Réf. 3915282

149,99 €\*

DKS 150 pour Ø 150 mm (DRM 150)

Réf. 3915292

199,99 €\*



### Flexible d'évacuation aluminium DAS

Tuyau flexible en aluminium pour évacuation d'air

DAS 100 pour Ø 100 mm (de 1,5 à 5 m)

Réf. 4623210

79,99 €\*

DAS 125 pour Ø 125 mm (de 1,5 à 5 m)

Réf. 4623220

99,99 €\*

DAS 150 pour Ø 150 mm (de 1,5 à 5 m)

Réf. 4623230

114,99 €\*

DAS 200 pour Ø 200 mm (de 1,5 à 5 m)

Réf. 9583550

129,99 €\*



### Réducteur de bruit DASD 150

- Réduction des bruits liés à l'air et au moteur

- Réduction du bruit allant jusqu'à 4,5 db(A) re 1 pW

Réf. 8269360

109,99 €\*

# Accessoires pour hottes

## Accessoires de montage et décoration



### Fût DADC 6000

Fût en option pour DA 6096 W, DA 6796 W et DA 6996 W en évacuation d'air

Coloris Inox  
Réf. 9947450 179,99 €\*  
Coloris Blanc brillant  
Réf. 10331460 229,99 €\*  
Coloris Noir obsidien  
Réf. 11900270 229,99 €\*  
Coloris Gris graphite  
Réf. 11900540 229,99 €\*



### Fût DADC 7000

Fût en option pour DA 7198 W Triple NR et DA 7198 W Triple Gris graphite en évacuation d'air :

Coloris Noir obsidien  
Réf. 10768440 229,99 €\*  
Coloris Gris graphite  
Réf. 10768490 229,99 €\*



### Fût DADC 9000

Pour sortie d'air alternative vers le haut

- Hauteur de fût flexible 380–740 mm
- Largeur de fût 290 mm
- Profondeur de fût 170 mm
- Avec matériel de fixation murale

Inox pour DA 9090 W  
Réf. 11279060 184,99 €\*




### Kit DES6000

Permet d'installer au plafond un éclairage identique à celui de certaines hottes

- Le kit est composé de 4 spots LED 3 Watt (transformateur inclus) avec ressorts de montage pour une intégration facile dans le plafond
- Ces lampes contiennent des ampoules LED intégrées non remplaçables (classe énergétique A à A++)

Réf. 9953120 289,99 €\*



### Cadre d'abaissement DAR 3000

Cadre d'escamotage pour intégration complète du modèle DA 3466 et DA 3496

Le DAR 3000 installé avec une DA 3496 nécessite une intégration dans un meuble de 90 cm

Réf. 9188880 229,99 €\*

### Kit d'installation bandeau d'éclairage DML 400

Adaptation au design du mobilier de la cuisine , pour les nouvelles hottes télescopiques DAS xxxx

Ref. 11839970 53,99 €



# Flacons de parfum pour la hotte Aura 4.0 Ambient

Un parfum frais sans pareil



**Avec AmbientFragrance, profitez d'une odeur agréable, répondant à vos préférences et vos goûts.**

Respirez, détendez-vous : non seulement votre hotte atténue les odeurs de cuisine, mais désormais elle diffuse aussi un parfum frais. Une douce odeur règne chez vous, peu importe ce que vous cuisinez. Faites votre choix parmi de multiples parfums selon vos envies. Facile à changer, le flacon de parfum se place dans la hotte par le dessus. Avec l'app Miele@ mobile, personnalisez les durées et intervalles de diffusion du parfum.



## AmbientFragrance SummerGarden

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0.

- Parfum d'ambiance fleuri et fruité qui rappelle une prairie d'été
  - Hypoallergénique
  - 150h de diffusion
- Réf. 11385640

21,99 €\*  
1759,2€/L

## AmbientFragrance FrenchBakery

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0

- Diffuse une odeur de pain et de gâteau, comme dans une boulangerie
  - Technologie FRESHPLEX™ pour éliminer les odeurs désagréables
  - 150h de diffusion
- Réf. 11385860

21,99 €\*  
1759,2€/L


## AmbientFragrance MintyFields

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0

- Diffuse une odeur de menthe poivrée pour un effet revigorant
  - Technologie FRESHPLEX™ pour éliminer les odeurs désagréables
  - 150h de diffusion
- Réf. 11385870

21,99 €\*  
1759,2€/L

# Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



## **Filtre Active AirClean**

Les aliments doivent non seulement être conservés au frais, mais aussi dans un environnement où les odeurs sont neutralisées. Cela est également valable pour le stockage des vins. La solution : le filtre Active AirClean de Miele. La combinaison innovante de charbon actif et du produit naturel chitosan neutralise quasiment toutes les odeurs dans la partie réfrigérateur. Le filtre s'y intègre en toute facilité et simplicité pour une utilisation immédiate.

# Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



## Gain de place

Les accessoires tels que les porte-bouteilles vous font gagner un espace précieux dans l'enceinte de réfrigération et permettent de stabiliser les bouteilles. Vous disposez ainsi de plus de place pour les aliments, par ex. lorsque vous organisez une fête.



### Porte-bouteilles KFR 10055

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les combinés réfrigérateur/ congélateur KD 26052 et KD 28052
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316060

54,99 €\*



### Porte-bouteilles KFR 10061

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les combinés réfrigérateur/ congélateur KD 26022 et KD 28032
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316080

54,99 €\*




### Porte-bouteilles KFR 10067

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les réfrigérateurs posables K 28202 et K 28302
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316090

54,99 €\*




### Porte-bouteilles KFR 30060 PF/KFR 30060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec le réfrigérateur posable K 30.000
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 30060 PF pour les appareils avec PerfectFresh  
Réf. 9552700 54,99 €\*

KFR 30060 pour les appareils sans PerfectFresh  
Réf. 9552690 54,99 €\*



### Porte-bouteilles KFR 20060 PF/KFR 20060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les appareils K20.000 avec enceinte XL
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 20060 PF pour les appareils avec PerfectFresh  
Réf. 10363580 54,99 €

KFR 20060 pour les appareils sans PerfectFresh  
Réf. 10363600 54,99 €\*



### Porte-bouteilles KFR 9000

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les combinés réfrigérateur/congélateur KFN 2x1xx
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 6962260

49,99 €\*

# Accessoires appareils de froid et caves à vin Miele



## Expériences gustatives authentiques et intenses

On trouve des aliments très divers dans nos réfrigérateurs. Certains d'entre eux peuvent dégager des odeurs fortes, comme certaines variétés de fromage. Afin d'apprécier leur véritable arôme, les aliments et les vins doivent être non seulement conservés au frais et parfaitement tempérés mais ils doivent aussi être stockés à l'abri des odeurs.

Il est aussi très désagréable lorsqu'on ouvre la porte du réfrigérateur et que l'odeur forte qui s'en dégage imprègne la cuisine. Les réfrigérateurs et les caves à vin Miele sont donc équipés de filtres AirClean. Ces filtres contiennent une combinaison d'agents innovants à base de charbon actif et d'un produit naturel, le Chitosan, pour une absorption des odeurs qui empêche l'imprégnation des aliments ou des vins et la propagation de ces odeurs dans la cuisine lorsqu'on ouvre la porte du réfrigérateur. Les filtres sont très faciles à installer dans les appareils.



### Filtres anti-odeur pour réfrigérateur KKF-RF

Pour un stockage optimal des denrées alimentaires sans odeur

- Pour réfrigérateur (hors MasterCool)
- Contient 2 filtres à charbons actifs
- Pour tous les réfrigérateurs équipés du Kit KKF-RF
- Remplacement recommandé : environ tous les 6 mois

Réf. : 7236280 59,99 €



### Kit de montage pour filtre Active AirClean KKF-FF

Pour un stockage optimal des denrées alimentaires sans odeur

- Pour réfrigérateur (hors MasterCool)
- Contient le kit de fixation et 2 filtres anti-odeur
- A poser sur le bord arrière de la clayette
- Si changement, remplacement des 2 filtres uniquement (Réf. : 7236280)
- Remplacement recommandé : environ tous les 6 mois

Réf. : 7236290 64,99 €\*



### Filtre à charbon actif Active AirClean

Pour un air ambiant sans odeur dans votre cave à vin

- Pour les caves à vin posables KWT 6833/34 SG(S)

Réf. : 9447050 32,99 €\*




### Filtre anti-odeur à charbon actif KKF-KWT

Pour un air ambiant sans odeur dans votre cave à vin

- Pour la cave à vin encastrable KWT 63xx/64xx
- Pour les caves à vin posables KWT 7112 iG


Réf. : 9945070 29,99 €\*



### Kit Side-by-Side KSK 6300

Pour une installation Side-by-Side des caves à vin sous plan KWT 6322 UG et KWT 6312 UGS

Réf. : 9799630 159,99 €\*



### Kit Side-by-Side KSK 28202

Pour une installation Side-by-Side des appareils de réfrigération et congélation posables

- Pour le K 28202 D et le FN 28262
- Le congélateur doit être installé à gauche, le réfrigérateur à droite

Réf. : 10543880 Coloris Blanc 74,99€\*  
Réf. : 10543900 Inox 99,99 €\*



### Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-KWNS

Pour un climat neutre et sain dans votre cave à vin

- Pour la cave à vin KWNS 28462 E
- Contient 2 filtres à charbon actif

Réf. : 10806820 54,99 €\*

# Accessoires et habillages pour MasterCool II

Pour l'installation et la décoration



## Habillage frontal en inox anti-traces KFP 1805 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des congélateurs MasterCool II

- Pour congélateurs MasterCool II de 45,7 cm de largeur (F 2411 Vi et F 2412 Vi)

Réf. : 11499020

749,99 €\*



## Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3005 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des réfrigérateurs ou congélateurs MasterCool II

- Pour réfrigérateurs ou congélateurs MasterCool II de 76 cm de largeur (K 2801 Vi, K 2802 Vi, F 2811 Vi et F 2812 Vi)

Réf. : 11499080

919,99 €\*



## Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3605 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des réfrigérateurs MasterCool II

- Pour réfrigérateurs MasterCool II de 91,5 cm de largeur (K 2901 Vi et K 2902 Vi)

Réf. : 11499100

979,99 €\*



## Habillage frontal en inox anti-traces KFP 2445 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique pour congélateurs MasterCool II avec distributeur de glaçons

- Pour congélateurs MasterCool II de 61 cm de largeur (F 2671 Vi et F 2672 Vi)

Réf. : 11499620

979,99 €\*



## Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3015 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique de la porte haute des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 76 cm de largeur (KF 2801 Vi, KF 2802 Vi)

Réf. : 11499120

749,99 €\*



## Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3615 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique de la porte haute des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 91,5 cm de largeur (KF 2901 Vi, KF 2902 Vi, KF 2911 Vi et KF 2912 Vi)

Réf. : 11499140

749,99 €\*



## Habillage frontal en inox anti-traces KFP 2455 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des caves à vin MasterCool II

- Pour caves à vin MasterCool II de 61 cm de largeur (KWT 2611 Vi, KWT 2612 Vi, KWT 2671 ViS et KWT 2672 ViS)

Réf. : 11499630

1 079,99 €\*



## Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3025 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique du tiroir bas des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 76 cm de largeur (KF 2801 Vi et KF 2802 Vi)

Réf. : 11499130

539,99 €\*



## Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3625 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique du tiroir bas des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 91,5 cm de largeur (KF 2901 Vi, KF 2902 Vi, KF 2911 Vi, KF 2912 Vi, KF 2981 Vi et KF 2982 Vi)

Réf. : 11499150

539,99 €\*

# Accessoires et habillages pour MasterCool II

Pour l'installation et la décoration



## Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3635 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des portes des combinés FrenchDoor MasterCool II

- Pour combinés FrenchDoor MasterCool II de 91,5 cm de largeur (KF 2981 Vi et KF 2982 Vi)
- Convient pour les portes droite et gauche (à commander par 2).

Réf. : 11499420

589,99 €\*



## Charnière droite KHK 2000 rh

Kit de changement de charnière

- Charnière droite pour les réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin MasterCool II

Réf. : 10985010

109,99 €\*



## Charnière gauche KHK 2010 lh

Kit de changement de charnière

- Charnière gauche pour les réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin MasterCool II

Réf. : 10985020

109,99 €\*



## Poignées DS 7003

Kit de 3 poignées pour l'installation sur vos meubles de cuisine.

- Harmonisation de la poignée de l'appareil et des poignées des meubles de cuisine.
- Utilisation : aussi bien pour les appareils que pour le mobilier de cuisine
- Inox anti-traces

Réf. : 11345870

215,99 €\*



## Kit Side-by-Side KSK 2001

Kit de montage Side-by-Side pour MasterCool II

Réf. : 10984120

869,99 €\*



## Pour une fraîcheur cristalline

Dans un cocktail ou une limonade, les glaçons sont destinés à refroidir les boissons sans altérer leur goût. Miele propose des filtres spéciaux afin de garantir que votre appareil MasterCool I Miele prépare toujours des glaçons cristallins et neutres en goût à la demande.



## Filtre à eau KB 1000 (pour MasterCool I)

Pour des glaçons cristallins

- Filtre les matières en suspension dans l'eau du robinet
- Pour tous les appareils MasterCool I avec fabrique à glaçons automatique IceMaker

Réf. : 7134240

104,99 €\*



## Filtre à eau avec charbon actif KWF 1000 (pour MasterCool I)

Pour des glaçons cristallins et sans goût

- Filtre les matières en suspension ainsi que les goûts et les odeurs
- Pour tous les appareils MasterCool I avec fabrique à glaçons automatique IceMaker

Réf. : 7134220

109,99 €\*

# Accessoires pour lave-vaisselle



## Panier à couverts pour panier inférieur GBU 5000

Offre davantage de place pour les couverts dans le panier inférieur

- Panier à couverts à position variable dans le panier inférieur
- Idéal pour y placer les ustensiles encombrants
- Compatible avec les lave-vaisselle Miele des générations 4000, 5000, 6000, 6000 EcoFlex et 7000

Réf. 9614020

43,99 €\*



## Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan lave-vaisselle UBS G 60-1

Pour l'encastrement sous plan optimal d'un lave-vaisselle posable

- 1 appareil avec 2 possibilités d'installation pour s'adapter à vos besoins
- Contenu : patins, socle réglable en profondeur et protection anti-buée
- Compatible avec les lave-vaisselle posables Miele de 60 cm de large des générations 4000, 5000, 6000 et 6000 EcoFlex

Réf. 6390810

65,99 €\*



# Accessoires pour lave-vaisselle

## Habillage frontal

Désignation des modèles	Largeur x hauteur	60 cm	45 cm	Couleur de la façade	Série G 7xx0	Série G 7xx5 XXL	Série G 6xx0	Série G 6xx5 XXL	Série G 5xx0	Série G 5xx5 XXL	Série G 4xx0	Série G 4xx5 XXL	PG 8131 i	PG 8132 Sci XXL	PG 8133 SCVi XXL	Référence	
<b>Habillage frontal pour lave-vaisselle complètement intégrés</b>																	
GFVi 613/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				•	9635930
GFVi 613/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				•	9635950
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986760
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986770
GFVi 612/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				•	9635920
GFVi 612/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•				•	9635940
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986780
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986790
GFVi 603/72 sans perçage	600 x 715 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•					7160740
GFVi 603/77 sans perçage	600 x 765 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•					7160760
GFVi 701/72 sans perçage	600 x 715 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986740
GFVi 701/77 sans perçage	600 x 765 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986750
GFVi 453/72	450 x 715 mm		•	Inox antitrace								•					7160840
GFVi 453/72-7	450 x 715 mm		•	Inox antitrace					•								11526970
GFVi 453/77-7	450 x 76 mm		•	Inox antitrace					•								11573740
<b>Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables</b>																	
GFV 60/57-1	600 x 570 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•			7149240
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986710
GFV 60/60-1	600 x 600 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•			7160640
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986720
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Blanc brillant	•	•			•	•							10986690
GFV 60/62-1	600 x 620 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•			7160660
GFV 60/65-1	600 x 650 mm	•		Inox antitrace			•	•			•	•	•	•			7160710
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Inox antitrace	•	•			•	•							10986730
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Blanc brillant	•	•			•	•							10986700
GFV 45/60-1	450 x 600 mm		•	Inox antitrace								•					7160830
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Inox antitrace					•								11526950
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Blanc brillant					•								11526930
GFV 45/65-7	450 x 600 mm		•	Inox antitrace					•								11526960
GFV 45/65-7	450 x 600 mm		•	Blanc brillant					•								11526940
<b>Décoration frontale pour lave-vaisselle intégrables</b>																	
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Blanc brillant			•	•			•	•					7160810
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Brun foncé			•	•			•	•					6389730
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Brun Havane			•	•			•	•					9635960
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Brun Havane	•	•			•	•							10986150
GDU 60/60-1	585 x 605 mm	•		Noir			•	•			•	•					6390740
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Noir obsidien	•	•			•	•							10986560
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Blanc brillant				•				•					7160820
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Brun foncé				•				•					6390750
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Brun Havane				•				•					9635970
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Brun Havane	•				•								10986190
GDU 60/65-1	585 x 655 mm	•		Noir				•				•					6390770
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Noir obsidien	•				•								10986570
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Blanc brillant								•					7160850
GDU 45/60	435 x 605 mm		•	Brun foncé								•					6820360



### Habillage frontal PureLine pour lave-vaisselle entièrement intégrables

Inox anti-traces avec poignée design PureLine. Serie G 7000.

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
  - Nettoyage facile des traces de doigt
  - Avec poignée inox PureLine et matériel de fixation
- |   |           |
|---|-----------|
| GFVi 702/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. |           |
| Ref. 10986760                                       | 379,99 €* |
| GFVi 702/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 77 cm. |           |
| Ref. 10986770                                       | 379,99 €* |



### Habillage frontal ContourLine pour lave-vaisselle entièrement intégrables

Inox anti-traces avec poignée design ContourLine. Serie G 7000.

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine
  - Avec poignée inox ContourLine et matériel de fixation
- |   |           |
|---|-----------|
| GFVi 703/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. |           |
| Ref. 10986780                                       | 379,99 €* |
| GFVi 703/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. |           |
| Ref. 10986790                                       | 379,99 €* |



### Habillage frontal sans perçage pour lave-vaisselle entièrement intégrables

Inox anti-traces sans poignée et sans alevage. Serie G 7000.

- Harmonie esthétique parfaite dans la cuisine.
  - Adaptation possible au design des poignées de la cuisine
- |   |           |
|---|-----------|
| GFVi 701/72 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 72 cm. |           |
| Ref. 10986740                                       | 379,99 €* |
| GFVi 701/77 inox, Largeur : 60 cm. Hauteur : 77 cm. |           |
| Ref. 10986750                                       | 379,99 €* |



### Habillage frontal pour lave-vaisselle intégrables

Harmonie esthétique parfaite entre habillage frontal et bandeau de commande

- |   |           |
|---|-----------|
| GFV 60/57-7, Largeur 60 cm. Hauteur 57 cm.                |           |
| Ref. 10986710   | 259,99 €* |
| GFV 60/60-7 inox, Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm.           |           |
| Ref. 10986720   | 259,99 €* |
| GFV 60/60-7 blanc brillant, Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm. |           |
| Ref. 10986690   | 259,99 €* |



### Décoration frontale pour lave-vaisselle intégrables

Pour transformer un lave-vaisselle intégrable en appareil prêt à encastrer. Pour habillage avec une plaque de décor jusqu'à 4 mm. Livre avec plaque décor et plinthe amovible. Utilisable pour les lave-vaisselle Miele intégrables de 60 cm de largeur de la GEN 7000.

GDU 60/60-7, Noir : Largeur 60 cm. Hauteur 60 cm.	
Ref. : 10986560	109,99 €*

# Accessoires pour machines à café

L'alliance parfaite



## Pour une mousse de lait parfaite

La machine à café automatique est indispensable pour préparer une mousse de lait onctueuse. Disposer du bon accessoire est tout aussi important.

Dans les récipients à lait Miele, le lait reste froid et frais : une autre condition importante pour préparer une belle mousse de lait. Car plus le lait utilisé est froid, plus il pourra être émulsionné longtemps à la vapeur chaude.

Vous avez de la visite ? Pas de problème. Grâce à la fonction cafetière de certaines machines à café encastrables Miele, vous pouvez préparer jusqu'à 8 tasses de café l'une après l'autre d'une simple pression de touche. La cafetière isotherme haut de gamme s'ajuste parfaitement sous l'écoulement central des appareils.



## Mélanges exclusifs pour un moment de pur plaisir

Un plaisir inégalé : pour déguster un bon café, le mode de préparation est déterminant, tout comme la qualité du café. C'est pourquoi nous avons créé quatre mélanges spécialement adaptés aux machines à café de Miele. Ainsi, vous préparez toujours votre boisson avec le café qui convient, qu'il s'agisse d'un espresso ou d'un latte macchiato. Les variétés de café de Miele sont préparées à partir de grains des hauts plateaux sélectionnés à la main et torréfiés artisanalement. Résultat : un café harmonieux et aromatique, qui crée une expérience de dégustation surprenante. Toutes nos variétés de café sont issues du commerce équitable et certifiées biologiques et peuvent être commandées sur la boutique en ligne de Miele.

# Accessoires pour machines à café et cafés en grain

L'alliance parfaite



## Récipient isotherme 0,5 L MB-CM-G

Récipient à lait en verre

- Maintient le lait au frais pour préparer une mousse de lait parfaite
- Pour une mousse de lait onctueuse
- Pour toutes les machines à café automatiques posables Miele
- Volume de remplissage 0,7 L

Réf. : 11574240

69,99 €\*



## Verseuse isotherme 1 L CJ 1

Cafetière isotherme en inox poli, incassable

- Capacité 1 L, correspond à 8 tasses de café
- Parfaitement adaptée aux machines à café posables CM et encastrables CVA de Miele
- Facile à nettoyer grâce à son couvercle tout amovible
- Couvercle coulissant qui conserve l'arôme
- Volume de remplissage 1 L

Réf. : 10694310

109,99 €\*



## Cartouche détartrante pour machine à café

Cartouche détartrante pour machine à café posable et encastrable

- Elimination en profondeur des dépôts de calcaire et entartrage
- Un détartrage tout en douceur et efficace
- Sans aucun effort
- Dure environ 1 an

Réf. 10224080

64,99 €\*



## Café Miele Black Edition ONE FOR ALL

Idéal pour préparer un espresso, un café lonf et des spécialités à base de lait

- 100 % Arabica - des grains sélectionnés à la main
- Origine : Colombie, Nicaragua, Honduras, Brésil
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Goût harmonieux et équilibré avec une légère note fruitée
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. : 11029990

29,99 €\*  
29,99 €/kg



## Café Miele Black Edition ESPRESSO

Idéal pour préparer un espresso

- 80 % Arabica, 20% Robusta - des grains sélectionnés à la main
- Origine Arabica : Colombie, Honduras, Brésil / Robusta : Inde
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Goût intense avec des notes chocolatées
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. : 11029490

29,99 €\*  
29,99 €/kg



## Café Miele Black Edition CAFÉ CREMA

Idéal pour préparer un café long et des spécialités à base de lait

- 100 % Arabica - des grains sélectionnés à la main
- Origine : Ethiopie, Colombie, Pérou
- Certifié commerce équitable et issu d'une agriculture biologique
- Arôme léger et équilibré avec une note florale
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. : 11028700

29,99 €\*  
29,99 €/kg



## Café Miele Black Edition DECAF

Idéal pour préparer un espresso, un café long et des spécialités à base de lait

- 100 % Arabica - des grains sélectionnés à la main
- Origine : Colombie
- Certifié commerce équitable, issu d'une agriculture biologique et décaféiné selon une méthode biologique
- Arôme espresso : corsé et très intense
- Arôme café long : doux et légèrement fruité
- 4 x 250 g de grains de café entiers torréfiés en Allemagne

Réf. 11029810

29,99 €\*  
29,99 €/kg

# Accessoires pour appareils du soin du linge



## Colonne lave-linge/sèche-linge

En cas de manque de place pour une installation côte à côte, la plupart des lave-linge et sèche-linge Miele peuvent être installés en colonne. Dans cette configuration, le lave-linge est toujours placé en bas.

Différents kits de superposition permettent de superposer les deux appareils en toute sécurité. Certains de ces intercalaires sont équipés d'un tiroir particulièrement pratique (réf. WTV 512 par ex.). Il peut servir à ranger des accessoires ou à poser le panier à linge pour charger et décharger le linge confortablement.



# Accessoires pour appareils du soin du linge



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 511

- Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique
- Généreux espace de rangement dans le tiroir avec fonction Push-Pull
  - Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et T1 Classic
  - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH)
  - Hauteur WTV : 12 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 9351780 269,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 512

- Avec tiroir intégré pour une colonne lave-linge/sèche-linge très pratique
- Généreux espace de rangement dans le tiroir avec fonction Push-Pull
  - Pour les sèche-linge White Edition T1
  - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf WTZH)
  - Hauteur WTV : 12 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 9351790 269,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 501

- Pour une installation sécurisée et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
- Pour les sèche-linge Chrome Edition T1 et T1 Classic
  - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000 et WTZH)
  - Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement avec bandeau droit
  - Hauteur WTV : 2,5 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 9256130 79,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 502

- Pour une installation sécurisée et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
- Pour les sèche-linge White Edition T1
  - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele (sauf W 1000 et WTZH)
  - Pour W 3000, W 5000 et W Classic uniquement avec bandeau droit
  - Hauteur WTV : 2,5 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 9256140 79,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 406

- Avec tablette intégrée pour une colonne lave-linge/sèche-linge pratique
- Avec tablette intégrée avec fonction Push-Pull
  - Pour les sèche-linge des séries T 8000 et T Classic
  - Adapté aux lave-linge W 3000, W 5000 et W Classic
  - Uniquement pour les lave-linge avec bandeau droit
  - Hauteur WTV : 4 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 6694470 169,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 407

- Avec tablette intégrée pour une colonne lave-linge/sèche-linge pratique
- Avec tablette intégrée avec fonction Push-Pull
  - Pour les sèche-linge des séries T 8000 et T Classic
  - Adapté aux lave-linge W 3000, W 5000 et W Classic
  - Uniquement pour les lave-linge avec bandeau incliné
  - Hauteur WTV : 4 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 6694490 169,99 €\*



## Intercalaire lave-linge/sèche-linge WTV 412

- Pour une installation sécurisée et peu encombrante sous forme de colonne lave-linge/sèche-linge
- Polyvalent, pour toutes les inclinaisons de bandeau de lave-linge
  - Pour les sèche-linge des séries T 7000, T 8000 et T Classic
  - Adapté à toutes les séries de lave-linge Miele
  - Hauteur WTV : 1,5 cm
  - Couleur : blanc lotus

Réf. 6667550 79,99 €\*

## Combinaisons possibles pour colonnes lave-linge/sèche-linge

		Sèche-linge		
		T1 ChromeEdition T1 Classic	T1 WhiteEdition	T Classic T 8000
Lave-linge	W1 ChromeEdition W1 Classic WT1 (sauf WTZH)	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W1 WhiteEdition	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 412
	W Classic W 3000/5000 bandeau droit	WTV 511 WTV 501	WTV 512 WTV 502	WTV 406 WTV 412
	W Classic W 3000/5000 bandeau incliné	WTV 511	WTV 512	WTV 407 WTV 412



### Socle avec tiroir WTS 510

- Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive ou flacons de parfum
- Chargement et déchargement confortables grâce à la position surélevée
  - Le contenu ne glisse pas grâce au tapis antidérapant
  - Pour les lave-linge : W1, W1 Classic et WT1 (sauf WTZH)
  - Pour les sèche-linge : T1 et T1 Classic
  - Ne convient pas à une installation en colonne
  - Hauteur WTS : 35 cm
  - Couleur : blanc lotus
- Réf. 9322300 429,99 €\*



### Socle avec tiroir WTS 410

- Avec tiroir intégré pour accessoires, par ex. lessive ou flacons de parfum
- Chargement et déchargement confortables grâce à la position surélevée
  - Pour les lave-linge : W 3000, W 5000 et W Classic
  - Pour les sèche-linge : T8000 et T Classic
  - Ne convient pas aux sèche-linge ou à une installation en colonne
  - Hauteur WTS : 30 cm
  - Couleur : blanc lotus
- Réf. 7324270 429,99 €\*



### Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS W1/G

- Pour un encastrement sous plan sécurisé des lave-linge W1
- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
  - Pour les lave-linge W1 ChromeEdition et W1 Classic avec bandeau droit
  - Pour lave-linge séchant WT1 avec bandeau droit
- Réf. 9709940 69,99 €\*



### Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS T1/G

- Pour un encastrement sous plan sécurisé des sèche-linge T1
- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
  - Pour sèche-linge T1 ChromeEdition et T1 Classic avec bandeau droit
- Réf. 9710050 69,99 €\*



### Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS W/T/G

- Pour l'encastrement sous plan sécurisé des lave-linge, sèche-linge ou lave-linge séchant avec bandeau droit
- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
  - Pour lave-linge : W Classic, W 3000, W 5000
  - Pour sèche-linge : T Classic, T 8000
  - Pour lave-linge séchant : WT 2000
- Réf. 5291441 69,99 €\*



### Tôle d'encastrement pour encastrement sous plan UBS W/T/S

- Pour l'encastrement sous plan sécurisé d'un lave-linge ou sèche-linge avec bandeau incliné
- Encastrement sous plan en niche basse (à partir de 82 cm) – remplace le couvercle de l'appareil
  - Pour lave-linge : W Classic, W 3000, W 5000
  - Pour sèche-linge : T Classic, T 8000
- Réf. 5291381 69,99 €\*

# Accessoires pour appareils du soin du linge



## Réservoir rechargeable 1 et 2

Pour le dosage de lessives courantes sur le marché dans les lave-linge TwinDos

- Réservoir transparent d'une capacité de 1,5 l
- Spécialement mis au point pour les lave-linge Miele
- Compatible avec : les modèles W1 avec TwinDos

Réservoir rechargeable 1  
Réf. 10223070 33,99 €\*

Réservoir rechargeable 2  
Réf. 10223120 33,99 €\*




## Utilisation pour de la lessive liquide EFW 100

Pour un dosage optimal en cas de lavage avec un pré-lavage ou un départ différé

- Pour lave-linge W1 et sèche-linge W1 à partir de janvier 2020
- Idéal aussi pour lessives spéciales sur machines avec TwinDos
- À utiliser dans le compartiment de lavage principal

Réf. 11221580 20,99 €\*




## Panier de séchage TRK 555

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfant, les petits textiles en laine ou les peluches

- Protège les pièces délicates
- Spécialement mis au point pour les sèche-linge Miele
- Compatible avec tous les sèche-linge T1, T1 Classic

Réf. 9614800 74,99 €\*



## Panier de séchage TK 111

Idéal pour les chaussures de sport, les bottes d'enfant, les petits textiles en laine ou les peluches

- Protège les textiles délicats
- Spécialement mis au point pour les sèche-linge Miele
- Compatible avec : T Classic, T 7000, T 8000

Réf. 6407550 74,99 €\*

# Accessoires pour centres de repassage



## Steamer/SteamJet ST 30

Pour les centres de repassage Miele – FashionMaster

- Défroissage facile de textiles sur cintre, par ex. vestes
- L'embout à brosse fine aide à redresser les fibres

Réf. 10569390

194,99 €\*



## Semelle anti-adhésive

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Repassage de textiles particulièrement délicats
- Repassage de textiles sombres, sans lustrage
- Repassage de textiles à paillettes ou avec des impressions

Réf. 9720940

81,85 €\*



## Housse de repassage Basic

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Housse pour table de repassage de qualité supérieure 100 % coton
- Extrêmement durable et résistante à la chaleur
- Absorption parfaite de l'humidité
- Lavable jusqu'à 40 °C
- Couleur : gris

Réf. 10544890

73,99 €\*



## Housse de repassage Premium

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Housse pour table de repassage de qualité supérieure 100 % coton
- Extrêmement durable et résistante à la chaleur
- Absorption parfaite de l'humidité
- Lavable jusqu'à 40 °C
- Couleur : anthracite

Réf. 9879260

89,99 €\*



## Molleton pour housse de table à repasser

Pour les centres de repassage Miele FashionMaster

- Molleton pour des résultats de repassage optimaux
- Absorption parfaite de l'humidité
- Matériau : 100 % fibres de polyester

Réf. 9882820

50,20 €\*



## Toile de repassage « Waves »

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : gris-brun avec des lignes ondulées blanches

Réf. 7459620

55 €\*



## Toile de repassage « Sunshine »

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : jaune pâle uni

Réf. 7453800

55 €\*



## Toile de repassage « Moonshine »

Pour les rouleaux des machines de repassage Miele

- Toile haut de gamme 100 % coton fin tissé
- Lavable jusqu'à 60 °C
- Couleur : blanc uni

Réf. 7459640

55 €\*

# Mise en réseau des appareils ménagers avec l'application Miele

## Les points forts

Connexion intelligente : avec notre système innovant, vous utilisez tout le potentiel de vos appareils Miele et perfectionnez votre quotidien. Tous les appareils ménagers intelligents Miele se connectent facilement et efficacement. La commande est aisée, à l'aide de l'application Miele, de la commande vocale ou de l'intégration aux solutions Smart Home existantes. La mise en réseau s'effectue via le routeur Wi-Fi domestique et le cloud Miele.



## Application Miele

Le compagnon idéal : avec l'application Miele, gardez toujours un œil sur vos appareils Miele. Vous souhaitez suivre la cuisson en cours dans votre four ou savoir si votre programme de lavage est terminé ? L'application vous fournit les informations nécessaires et permet une commande rapide et intuitive. Elle vous propose également des informations supplémentaires et des services pour vos appareils Miele, tels que l'assistant de lavage ou des recettes. Téléchargez l'application dès maintenant !



## Assistant vocal

Grâce à l'assistant vocal Amazon Alexa, commandez facilement votre appareil Miele par commande vocale. Démarrez le programme, accédez aux réglages et aux informations relatives à l'appareil en toute simplicité. Vous avez également accès à de nombreux services. Activez dès maintenant l'option Miele Skill correspondante et démarrez la commande vocale. Et la cerise sur le gâteau : vous avez les mains libres, pour plus de confort, d'hygiène et de flexibilité.




## Intégration Smart Home

C'est grâce à des solutions partenaires sophistiquées que les appareils connectés de Miele peuvent être intégrés à votre Smart Home. L'interconnexion intégrale de la domotique et de l'électroménager offre de nombreux avantages, à commencer par le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique.

# Mise en réseau des appareils ménagers avec l'application Miele

## Les points forts



## Dashboard

Toujours à jour : visualisez l'état de tous vos appareils Miele connectés sur le tableau de bord.

## MobileControl


Tout est toujours sous votre contrôle : avec MobileControl, vous pouvez commander votre appareil grâce à l'app.

## RemoteService

À jour : RemoteService Miele installe les mises à jour logicielles sur l'appareil par transfert de données.

## ShopConnect

Simple et rapide : avec ShopConnect, commandez les consommables Miele en un clic via la boutique en ligne.



Découvrez les autres  
possibilités de l'application Miele sur :  
[www.miele.fr](http://www.miele.fr)




Téléchargez l'application dès  
maintenant



\* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

\*\* Disponible pour un terminal mobile (configuration minimale à consulter sur l'App Store. La version d'app représentée devrait être disponible à compter du deuxième semestre 2021.)



### Module de communication XKM 3100 W

Pour une transmission simplifiée des données des appareils via Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau
- Kit de montage supplémentaire potentiellement nécessaire – en fonction de l'appareil
- Utilisation de SuperVision sur les appareils prévus à cet effet

Réf. 10441480

119,99 €\*



### Clé de communication XKS 3100 W

Pour les appareils de froid série 20.000, pour la transmission des données par Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau

Réf. 10569090

109,99 €\*



### Clé de communication XKS 3130 W

Pour les appareils de froid série 30.000, pour la transmission des données par Wi-Fi

- Permet de mettre les appareils en réseau

Réf. 10810750

109,99 €\*





### Passerelle XGW 3000

Pour l'intégration des appareils ménagers interconnectés dans les systèmes de bus domestiques pour plus de confort

- Possibilité de contrôle et de commande par smartphone, tablette, ordinateur
- Utilisation de systèmes Smart Energy – par ex. installations photovoltaïques

Réf. 9731600

399,99 €\*



### Clé de communication XKS 3000 Z

Pour les tables de cuisson, pour une transmission radio simplifiée des données des appareils

- Permet de mettre les appareils en réseau
- Cuisiner confortablement avec Con@ctivity 2.0
- La hotte adaptée est fournie à la livraison

Réf. 9731630

99,99 €\*



### Jeu d'adaptation XKV 3000 BO 90

Pour l'ajout de Miele@home sur les fours 90 cm préparés à cet effet

- Permet de mettre les appareils en réseau
- En outre, un XKM 3100 W est requis

Réf. 9768040

39,99 €\*



### Jeu d'adaptation XKV 3000 KF

Pour ajouter Miele@home sur les appareils de froid encastrables préparés à cet effet

- Permet de mettre les appareils en réseau
- En outre, un XKS 3000 Z est requis

Réf. 9788210

39,99 €\*

# Accessoires pour aspirateurs robots

Pour éliminer la poussière sans effort



## Un appareil qui reste fiable du début à la fin

Préservez la performance de nettoyage de votre aspirateur robot grâce aux accessoires d'origine Miele.

En remplaçant régulièrement les filtres et les brosses de votre aspirateur robot, vous bénéficierez d'une puissance d'aspiration et d'une performance de nettoyage constantes et viendrez toujours à bout de la poussière. Ces accessoires sont très faciles à remplacer, afin que votre aspirateur robot soit immédiatement prêt à reprendre le service.



## Bande magnétique

La bande magnétique délimite les zones que l'aspirateur robot ne doit pas nettoyer, par exemple tapis, certaines pièces ou certains objets.

# Accessoires pour aspirateurs robots RX2 et RX3




## Bande magnétique RX-MB

Délimite les zones interdites d'accès à l'aspirateur robot

- Permet de délimiter provisoirement ou durablement certaines zones
- Par exemple pour interdire l'accès à certaines pièces ou à un tapis
- Contenu : 4 bandes magnétiques de 1 mètre, bandes adhésives
- Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX1, RX2 et RX3

Réf. 10802450

32,99 €\*




## Brosses latérales pour tapis RX2/RX3-SB6

Pour un nettoyage en profondeur des bordures et coins

- Convient surtout pour les tapis
- Avec poils synthétiques de grande qualité très résistants
- Contenu : 2 brosses (gauche et droite)
- Un remplacement annuel est recommandé pour conserver des performances optimales
- Compatible avec RX2 et RX3

Réf. 10592090

29,99 €\*



## Brosses latérales universelles RX2/RX3-SB20

Pour un nettoyage en profondeur des bordures et coins

- Convient particulièrement aux sols durs et aux tapis à poils courts
- Avec poils synthétiques de grande qualité très résistants
- Contenu : 2 brosses (gauche et droite)
- Un remplacement annuel est recommandé pour conserver des performances optimales
- Compatible avec RX2 et RX3

Réf. 11724180

29,99 €\*

## Filtre AirClean Plus RX2/RX3-AP

Retient efficacement les poussières et assainit l'air

- Filtration des particules de poussière en suspension dans l'air aspiré
- Protège le moteur pour préserver la performance de nettoyage
- Contenu : 1 filtre, 1 pré-filtre
- Filtre à changer 2 fois/an

Réf. 10592080

24,99 €\*



## Rouleau brosse RX3-BW

Élimine même la saleté incrustée grâce à son mouvement rotatif

- Avec poils synthétiques de grande qualité très résistants
- Pour une utilisation sur sols durs et tapis à poils courts
- Contenu : 1 rouleau brosse
- Un remplacement annuel est recommandé pour conserver des performances optimales
- Compatible avec les aspirateurs robots RX3

Réf. 11724200

32,99 €\*



## Jeu de lèvres d'étanchéité RX2/RX3-DL

Pour une aspiration efficace et fiable de la poussière

- Montage simple
- A changer une fois/an
- Contenu : 1 joint d'étanchéité
- Compatible avec les aspirateurs robots Scout RX2 et RX3

Réf. 10592100

32,99 €\*

## Pack accessoires Scout RX3 RX3-A

Pour préserver la puissance d'aspiration du Scout RX2  
Idéal pour conserver des performances optimales

- Accessoires à changer 1 fois/an
- Contient: 2 filtres AirClean Plus, 2 brosses latérales universelles (gauche et droite), set de lèvres d'étanchéité, rouleau brosse.
- Compatible avec le Scout RX3

Réf. 11793930

109,99 €\*



# Accessoires pour Triflex



## Filtre à poussières fines HX FSF

Retient efficacement les poussières fines

- Filtre les particules de poussière en suspension dans l'air aspiré
- Filtre à changer tous les 3 ans
- Pour Triflex HX1

Réf. 11385020

44,99 €\*



## Mini Electrobrosse HX SEB 23

- Idéale pour propriétaires d'animaux
- Aspiration et brossage simultanés pour décoller efficacement les poussières, cheveux, poils d'animaux, fils sur les fauteuils, les revêtements capitonnés et la voiture
- Largeur 16 cm

Réf. 11384950

99,99 €\*



## Chargeur batterie HX LS

Chargeur pour batterie lithium ion HX LA

- Pour charger simultanément une deuxième batterie pendant que le Triflex charge
- Indicateurs lumineux pour le niveau de charge

Réf. 11384900

99,99 €\*



## Batterie Li-ion HX LA

Pour l'aspirateur balai sans fil Triflex HX1

- Offre une autonomie jusqu'à 60 minutes en fonction des conditions d'utilisation
- Permet de nettoyer une surface de 125 m<sup>2</sup> en une charge
- 25,2 Volts / 2500 mAh

Réf. 11384710

139,99 €\*

# Accessoires pour aspirateurs

Pour une élimination parfaite de la poussière sans effort

## Élimination efficace des poussières

Parce que chaque logement est meublé différemment et que les situations de vie de chacun sont très diverses, nous vous proposons un large choix d'accessoires pour aspirateurs. Vous pouvez ainsi adapter votre aspirateur Miele à vos besoins personnels. Choisissez par exemple les embouts et brosses adaptés à vos revêtements de sol, ainsi que des accessoires spéciaux pour tous les types de surface. Même les interstices difficiles à atteindre ou le dessus des armoires sont à votre portée rapidement et sans devoir vous pencher ou grimper sur un escabeau. La poussière ne s'envole pas et est éliminée en toute fiabilité.

## Miele capture la poussière à coup sûr

Le système de filtrage AirClean de Miele, dont sont équipés les sacs aspirateur d'origine Miele, les filtres moteur et les filtres d'évacuation, garantit une hygiène maximale. En utilisant les accessoires d'origine Miele pour votre aspirateur, vous réduisez considérablement la présence de poussières fines dans l'air ambiant. L'interaction de tous les composants garantit une filtration de plus de 99,9 % des poussières fines<sup>1)</sup>. Ainsi, l'air ambiant est même plus propre après l'aspiration qu'avant !

## Qualité et sécurité

Les accessoires Miele doivent résister à des tests de contrainte et tests en continu très intensifs. Comme pour nos aspirateurs, le standard de qualité élevé garantit une longue durée de vie.

## Un nettoyage respectueux

Avec les accessoires d'origine Miele, vous pouvez nettoyer confortablement, rapidement et efficacement vos revêtements de sols, vos meubles et de nombreuses autres surfaces sans les abîmer.





# Brosses universelles

Pour tapis et sols durs



## Des accessoires multifonctions

Les brosses universelles Miele sont une solution pratique pour les espaces qui combinent plusieurs revêtements de sol. Leur brosse rentre ou sort par simple pression sur la pédale afin de s'adapter au type de revêtement.



### Brosse AllTeQ Double Position SBD 365-3

- Brosse universelle pour un nettoyage simplissime
- Poils rétractables pour s'adapter au type de sol.
  - Fente d'aspiration large pour une aspiration efficace
  - Un large ramasse-fils, efficace pour l'aspiration des cheveux.
  - Les roulettes en caoutchouc protègent vos sols durs contre les rayures.
  - Brosse de remplacement pour les modèles à haut wattage (>1000 W).

Réf. 11805640

79,99 €\*



### Brosse AllTeQ Eco Double Position SBD 365-3 Eco

- Brosse universelle pour un nettoyage simplissime
- Poils rétractables pour s'adapter au type de sol.
  - Fente d'aspiration large pour une aspiration efficace
  - Un large ramasse-fils, efficace pour l'aspiration des cheveux.
  - Les roulettes en caoutchouc protègent vos sols durs contre les rayures.
  - Brosse de remplacement pour les modèles à wattage inférieur à 1000 W.

Réf : 11607410

79,99 €\*

# Brosses pour sols durs

## Brosses pour sols durs fragiles ou résistants



### Respecte les sols, se faufile partout et vous fait gagner du temps

De nombreux sols tels que le parquet, le stratifié, le grès poli et les carrelages haut de gamme sont très sensibles aux éraflures. Les brosses pour parquet Miele ont été mises au point pour préserver la beauté de vos sols délicats. Avec leur brosse souple, elles glissent facilement sur le sol et le respectent.

Les brosses pour sols durs Miele sont idéales pour nettoyer les carrelages résistants et les sols durs texturés.

Toutes les brosses se fauflent partout et tournent dans toutes les directions grâce à leur tête pivotante !



#### Brosse Hardfloor Twister-3

- Brosse spéciale pour carrelage et sols durs irréguliers.
- Largeur de 30 cm pour une grande rapidité d'aspiration
- Forme extra-plate pour se faufler partout
- Tête pivotante à 180° de chaque côté pour tourner facilement dans toutes les directions
- Se faufile sans effort dans les moindre recoins.
- L'implantation serrée des poils sur la brosse permet d'aspirer dans les interstices et rainures du sol.

Réf. 9730770

64,99 €\*



#### Parquet Twister SBB 300-3

- Brosse spéciale pour les sols durs fragiles.
- Largeur de 30 cm pour une grande rapidité d'aspiration
- Forme extra-plate pour se faufler partout
- Tête pivotante à 180° de chaque côté pour tourner facilement dans toutes les directions
- Se faufile sans effort dans les moindre recoins.
- Poils naturels souples pour glisser facilement et avec une grande maniabilité sur vos sols.

Réf. 7155710

69,99 €\*



#### Parquet Twister XL SBB 400-3


- Brosse XL spéciale pour les sols durs fragiles.
- Largeur XL de 41 cm pour encore plus de rapidité d'aspiration
- Forme extra-plate pour se faufler partout
- Tête pivotante à 180° de chaque côté pour tourner facilement dans toutes les directions
- Se faufile sans effort dans les moindre recoins.
- Poils naturels souples pour glisser facilement et avec une grande maniabilité sur vos sols.

Réf. 7101160

74,99 €\*

# Brosses Turbo

Pour tapis et moquettes



## Pour des tapis impeccables qui restent beaux longtemps : Miele TurboTeQ

Même si elles sont apparemment propres en surface, les moquettes doivent être aspirées très régulièrement. Il faut les brosser et les aspirer simultanément afin d'éliminer poussières, cheveux et peluches enfouies dans leur épaisseur. La force d'aspiration entraîne la brosse cylindrique de la turbobrosse Miele pour débarrasser efficacement vos moquettes de toutes les salissures.

En les aspirant régulièrement et en redressant bien leurs fibres, vos moquettes restent belles et impeccables plus longtemps !

La brosse TurboTeQ s'adapte sur pratiquement tous les aspirateurs Miele.

**Elle est idéale pour les propriétaires d'animaux domestiques ou les tapis et moquettes à poils courts.**



### TurboTeQ STB 305-3

Pour un nettoyage rapide et en profondeur des tapis à poils courts


- Élimine les cheveux et poils, les fils et les peluches, même sur les tapis délicats
- Idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques
- Sans raccordement séparé, entraînement direct par puissance d'aspiration
- Ne colle pas aux tapis grâce au curseur d'air secondaire
- Compatible avec tous les aspirateurs traîneaux

Réf. 10455360

139,99 €\*

# Électrobrosses

Pour tapis épais et à poils longs



## Des tapis parfaitement nettoyés et beaux longtemps grâce aux électrobrosses Miele

Les tapis épais et à poils longs peuvent être particulièrement difficiles à nettoyer car la poussière, les cheveux et les peluches s'y nichent facilement. Il faut donc les brosser et les aspirer simultanément. Les électrobrosses Miele sont parfaites pour cette tâche: la brosse rotative contribue à écarter et à redresser les poils des tapis et à en extraire la poussière, les poils et les cheveux beaucoup plus facilement et efficacement qu'avec une brosse classique.

De plus, le mouvement rotatif de la brosse permet également de redresser les fibres des tapis et évite leur affaissement avec le temps.

Pour les appareils avec flexible d'aspiration électrisé



### Electro SEB 217-3

- Pour un nettoyage rapide et en profondeur de vos tapis et moquettes (contact direct)
- La brosse cylindrique élimine même les saletés les plus tenaces
- Entraînement par moteur pour un brossage et une aspiration homogènes
- Fixé directement aux appareils équipés de la prise spécifique

Réf. 7250160

149,99 €\*



### Electro Premium SEB 236

Grande largeur avec rétroéclairage pour un nettoyage rapide et en profondeur des moquettes.

- La brosse cylindrique élimine même les saletés les plus tenaces
- Poignée SpotLight pour éclairer les moindres recoins.
- Réglage de la hauteur sur cinq niveaux pour s'adapter à toutes les hauteurs de tapis
- Entraînement par moteur pour un brossage et une aspiration homogènes quel que soit le dénivelé
- Fixé directement aux appareils équipés de la prise spécifique

Réf. 7243060

249,99 €\*

Pour les appareils à contact enfichable



### Electro Plus SEB 228

Grande largeur pour un nettoyage rapide et en profondeur de tous types de tapis et moquettes

- La brosse cylindrique élimine même les saletés les plus tenaces
- Réglage de la hauteur sur cinq niveaux pour s'adapter à toutes les hauteurs de tapis
- Entraînement par moteur pour un brossage et une aspiration homogènes quel que soit le dénivelé
- Fixé directement aux appareils équipés de la prise spécifique

Réf. 10170640

199,99 €\*

# Accessoires pratiques pour atteindre les zones difficiles d'accès ou pour aspirer les surfaces fragiles



## Suceur plat pour coussins et matelas SMD 10

Pour aspirer entre le sommier et le matelas ou entre les coussins du canapé

- Ramasse-fils sous la brosse qui récupère aussi les cheveux
- Étroit pour aspirer jusque dans les petits interstices
- A fixer directement sur les poignées des aspirateurs Miele

Réf. 7252280

12,99 €\*



## Suceur plat 149 mm (pièce détachée)

Pour nettoyer les interstices longs et étroits.

- Longueur de 14,9 cm
- Se fixe directement sur toutes les poignées des aspirateurs Miele

Réf. 9442630

12,99 €\*



## Suceur extra-long SFD 10

Pour nettoyer les interstices profonds

- Longueur de 30 cm idéale pour les interstices longs et étroits
- A fixer directement sur les poignées des aspirateurs Miele
- Parfait pour le nettoyage des tamis de sèche-linge
- Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé

Réf. 11607350

14,99 €\*



## Suceur à coussin (pièce détachée)

Pratique et utile, le suceur à coussins permet de nettoyer facilement et rapidement coussins, canapés, matelas et rideaux épais

Réf. 9442620

16,9 €\*



## Suceur flexible extra long SFD 20

Pour nettoyer les zones étroites et profondes grâce à sa longueur très pratique

- Avec un rayon d'action de 56 cm, parfait pour les zones étroites qui restent souvent inaccessibles
- Avec partie centrale flexible pour nettoyer les niches difficiles d'accès
- A fixer directement sur les poignées des aspirateurs Miele

Réf. 7252100

17,99 €\*



## Brosse meubles à tête pivotante SSP 10

Pour nettoyer en douceur des éléments/surfaces fragiles grâce aux brosses en poils naturels

- Tête pivotante réglable sur plusieurs positions
- Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer votre mobilier
- A fixer directement sur les poignées des aspirateurs Miele
- Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé

Réf. 11607230

16,99 €\*



### Brosse radiateur SHB 30

Pour un nettoyage aisé des radiateurs et des zones difficiles d'accès

- Aspiration efficace des interstices grâce à la forme plate
- Compatible avec tous les suceurs longs Miele
- Avec des poils synthétiques robustes
- Compatible avec tous les aspirateurs Miele

Réf. 9660490

24,99 €\*



### Brosse réglable universelle SUB 20

Pour nettoyer les surfaces fragiles en douceur grâce aux brosses en poils naturels

- Brosse à tête pivotante réglable
- Contrefort souple pour amortir et éviter de rayer votre mobilier
- En poils naturels pour un nettoyage en douceur
- Se fixe au choix sur la poignée, le tube d'aspiration ou le flexible des aspirateurs Miele
- Fabriqué à partir de plastique 100% recyclé

Réf. 11607330

32,99 €\*



### Mini Turbobrosse STB 101

Mini Turbobrosse avec large embout (16 cm) pour une élimination efficace des cheveux, poils et peluches sur les canapés, matelas, sièges automobiles et tapis.

- Brosse à tête pivotante à adapter selon le contexte d'aspiration
- Bord renforcé pour venir à bout des salissures incrustées
- Convient aux droitiers et aux gauchers
- Nettoyage rapide et simple grâce à son ouverture arrière
- Se fixe sur la poignée, le tube d'aspiration ou le flexible

Réf. 7252850

54,99 €\*



### Poignée flexible

Adaptable sur tous les aspirateurs traîneaux Miele  
Idéale pour le renouvellement

Réf. 9442601

34,99 €\*



### Poignée Spotlight Comfort SGC 20

Pour éclairer les surfaces d'aspiration

- Comprend un éclairage LED intégré qui s'active par simple pression sur un bouton
- Offre un confort supplémentaire pour éclairer les zones d'ombre aussi bien sur les sols que sur les surfaces hautes
- Adaptable uniquement sur certains modèles

Réf. 9385930

54,99 €\*



### Tube télescopique confort

- Tout inox
- Prise en main et déploiement sans effort !
- S'adaptent à la poignée de votre aspirateur traîneau Miele
- Ajustable à la taille de chacun : protège le dos des utilisateurs
- Pratique à ranger et à transporter
- Tube télescopique (2 pièces)
- L 98 cm déplié

Réf. 10615280

73,99 €\*

# Filtres d'évacuation d'origine Miele

## Pour que la poussière reste dans le sac

Le **système de filtration AirClean de Miele** est composé d'un sac à poussière d'origine Miele, d'un filtre de protection moteur et d'un filtre d'évacuation d'origine Miele. Ces trois couches de filtration garantissent une capture efficace de la poussière. L'air ambiant est plus propre qu'avant l'aspiration, jusqu'à ce que la poussière se redépose sur les meubles et les sols.

**Selon vos besoins personnels, vous pouvez choisir parmi cinq types de filtres d'évacuation Miele :**



## Filtre AirClean

Filtrage efficace pour les exigences du quotidien.

> 99,9 % de rétention totale de poussières<sup>1)</sup> avec le sac à poussière HyClean et le filtre de protection moteur.

## Filtre AirClean Plus

Filtration efficace pour un air ambiant purifié.

- retient efficacement la poussière.

## Filtre Silence AirClean

Nette réduction des bruits dus à l'air et au moteur

- Un réducteur de bruit pour aspirateur
- Avec indicateur de saturation timestrip® pratique

## Filtre Active AirClean

Pour une filtration efficace des mauvaises odeurs

- Idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques et les fumeurs.
- avec indicateur de saturation timestrip® pratique

## Filtre AirClean HEPA

Filtre même les poussières fines et les allergènes : idéal pour les personnes allergiques aux acariens.

> 99,99 % de rétention totale des poussières<sup>1)</sup>, classé HEPA 13<sup>3)</sup>.

- avec indicateur de saturation timestrip® pratique



### Indicateur de saturation du filtre timestrip®

Certains filtres d'origine Miele sont équipés d'un indicateur timestrip®. Cet indicateur de changement innovant, placé directement sur le filtre, est activé d'une simple pression sur la flèche au moment où le filtre est monté sur l'appareil. Lorsque la barre est entièrement rouge, le filtre est saturé et doit être remplacé. L'indicateur timestrip® vous aide à veiller au fonctionnement optimal de votre filtre. Car seul un filtre d'évacuation performant permet de capturer les poussières et de garantir un air ambiant propre.

### Recommandations à l'attention des personnes allergiques

Les personnes allergiques aux acariens devraient opter pour un aspirateur avec filtre HEPA de série et un boîtier spécial très étanche. Ces appareils garantissent que **l'air soufflé est plus propre que l'air ambiant normal**. Grâce à ces propriétés, certains aspirateurs Miele sont recommandés par TÜV Nord aux personnes allergiques. Pour que votre aspirateur conserve une performance élevée de filtration pendant toute sa durée de vie, remplacez régulièrement les filtres HEPA saturés et usés, c'est-à-dire environ une fois par an.



<sup>1)</sup> selon EN 60312-1  
<sup>3)</sup> selon EN 1822/2011

<sup>2)</sup> selon DIN EN 13725

# Filtres d'évacuation d'origine Miele

Pour les appareils des séries Complete C2-C3, Compact C1-C2, S4, S5, S6 et S8



## Filtre AirClean Plus SF AP 50

Filtration efficace pour un air ambiant purifié

- L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 10107860

27,99 €\*



## Filtre Silence AirClean SF SA 50

Nette réduction des bruits gênants

- Pour réduire les bruits générés par le flux d'air et le moteur
- L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
- Avec indicateur de remplacement de filtre timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 10781510

27,99 €\*



## Filtre Active AirClean SF-AA 50

Pour une filtration efficace des mauvaises odeurs

- Avec charbon actif : idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques et les fumeurs
- Avec indicateur de remplacement de filtre timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 9616110

29,99 €\*

Pour les appareils des séries Complete C1, Classic C1\*\*,  
Dynamic U1, S2, S300-800 et S7



## Filtre HEPA AirClean SF HA 50

Piège efficacement les poussières fines et les allergènes

- Idéal pour les personnes allergiques aux acariens, ≥ 99,95 % de rétention totale des poussières
- HEPA classe 13 selon EN 1822/2011
- Avec indicateur de remplacement de filtre timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 9616280

39,99 €\*



## Filtre Active AirClean SF AA 30

Pour une filtration efficace des mauvaises odeurs

- Avec charbon actif : idéal pour les propriétaires d'animaux domestiques et les fumeurs
- Avec indicateur de remplacement de filtre timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 9616080

29,99 €\*



## Filtre HEPA AirClean SF HA 30

Piège efficacement les poussières fines et les allergènes

- Idéal pour les personnes allergiques aux acariens, ≥ 99,95 % de rétention totale des poussières
- HEPA classe 13 selon EN 1822/2011
- Avec indicateur de remplacement de filtre timestrip®
- Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
- Contenu : 1 filtre

Réf. 9616270

39,99 €\*

Pour les aspirateurs Boost CX1



**Nouveau**



**Filtre Hygiène AirClean  
SF HY 60**

- Pour un air pur et sain : >99,9 % de filtration\*\*
- Emplacement pour écrire la date à laquelle le filtre a été changé.
- Structure en plastique fabriquée à partir de plastique 100% recyclé.
- A changer tous les ans.

Réf. 11639240

27,99 €\*



**Nouveau**

**Filtre HEPA AirClean  
SF HA 60**

- Pour un air pur et sain : 99,95% de filtration.
- Filtre les microparticules les plus fines, idéal pour les personnes allergiques.
- Dispose d'un indicateur de saturation du filtre « TimeStrip ».
- A changer tous les ans.

Réf. 11639210

39,99 €\*



**Nouveau**

**Filtre à poussières fines  
CX FSF**

- Retient efficacement les poussières fines.
- Composé d'un matériau plissé et d'une partie en mousse.
- Lavable à l'eau.
- A changer tous les 3 ans.

Réf. 11639250

44,99 €\*

Pour tous les aspirateurs Miele  
(sauf aspirateurs balais S1,  
Swing H1)




**Filtre AirClean  
SF SAC 20/30**

- Filtration efficace pour les besoins du quotidien.
- Piège efficacement la poussière
  - L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
  - Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
  - A utiliser avec une entretoise pour Filtre AirClean
  - Contenu : 3 filtres

Réf. 3944711

16,99 €\*

Pour tous les aspirateurs balais  
Miele S1 et Swing H1



**Filtre AirClean Plus  
SF H 10**

- Retient même les plus petites particules auxquelles les personnes allergiques sont sensibles
- Piège efficacement la poussière
  - L'air ambiant est plus propre après l'aspiration de la poussière
  - Remplacer le filtre une fois par an pour des performances optimales
  - Contenu : 1 filtre

Réf. 7364560

42,99 €\*



**Entretoise pour filtre AirClean**

- Permet d'installer en toute sécurité les filtres AirClean
- Réf. : 10971050 (Compact C1/C2 et Complete C2)
- Réf. : 7782945 (Complete C3) 9,99 €\*

\* Prix de vente maximal conseillé en € TTC

\*\* Compatible uniquement avec les modèles Classic C1 à partir du numéro de fabrication 49/

# Sacs à poussière d'origine Miele

## Pourquoi il est préférable d'utiliser uniquement des sacs à poussière Miele

L'air évacué par l'aspirateur doit être propre, chez Miele, cela est évident. C'est pourquoi nos sacs à poussière d'origine Miele se distinguent par leur pouvoir filtrant exceptionnel et établissent de nouvelles références en matière d'entretien des sols.

## Système de fermeture hygiénique

Seuls les sacs à poussière HyClean d'origine Miele s'adaptent parfaitement à votre aspirateur Miele de sorte que la poussière aspirée est conduite en toute sécurité jusqu'à l'intérieur du sac. Vous pouvez reconnaître le sac à poussière approprié à la couleur de sa plaque de support.





### Sac à poussière HyClean 3D Efficiency :



Le système de filtration Air-Clean, composé du sac à poussière HyClean et de 2 filtres, garantit une capacité maximale de rétention totale des poussières.



EcoEfficiency – Efficacité maximale, même avec une aspiration à puissance minimale.



Longue durée de vie avec la technologie 3D du sac à poussière.

# Sacs aspirateur d'origine Miele

Sacs aspirateur  
d'origine Miele

Complete C3  
Complete C2  
Classic C1  
S 8000 - S 8999 S8  
S 5000 - S 5999 S5  
S 2000 - S 2999 S2  
S 800 - S 858  
S 600 - S 658



## Sac à poussière HyClean 3D Efficiency GN

Pour que la poussière reste dans le sac

- Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière fine
- Remplacement des sacs plus propre grâce au système de fermeture automatique
- Durée de vie plus longue avec la technologie 3D du sac aspirateur
- Contenu : 4 sacs à poussière, 1 filtre de protection moteur, 1 filtre d'évacuation

Réf. 9917730

18,99 €\*



## Pack XL HyClean 3D Efficiency GN

8 sacs à poussière HyClean GN à prix avantageux

- Contient : 8 sacs, 2 filtres moteur, 2 filtres d'évacuation

Réf. 10455000

35,99 €\*



## Pack XXL HyClean 3D Efficiency GN

16 sacs à poussière HyClean GN à prix avantageux

- Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de protection moteur, 4 filtres d'évacuation

Réf. 10408410

65,99 €\*



## Box garantie Plus HyClean 3D Efficiency GN

Prolongez la garantie de votre aspirateur Miele jusqu'à 5 ans grâce à cette box.

- Extension de garantie + 3 ans
- 4 boîtes de sacs emballés dans une boîte de rangement pratique
- Contenu: 16 sacs à poussière, 4 filtres pour moteur, 4 filtres à évacuation.

Réf. 11452130

89,99 €\*

S 6000 - S 6999 S6  
 S 4000 - S 4999 S4  
 S 700 - S 799  
 S 500 - S 578  
 S 300i - S 399  
 S 290 - S 299  
 S 241 - S 256i


Compact C2  
 Compact C1  
 Complete C1



### Sac à poussière HyClean 3D Efficiency FJM

- Pour que la poussière reste dans le sac
- Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière fine
  - Remplacement des sacs plus propre grâce au système de fermeture automatique
  - Durée de vie plus longue avec la technologie 3D du sac aspirateur
  - Contenu : 4 sacs à poussière, 1 filtre de protection moteur, 1 filtre d'évacuation

Réf. 9917710 18,99 €\*



### Pack XL Hyclean 3D Efficiency FJM

- 8 sacs à poussière HyClean FJM à prix avantageux
- Contient : 8 sacs, 2 filtres moteur, 2 filtres d'évacuation

Réf. : 10455090 35,99 €\*

S 140 - S 168 S1  
 S 190 - S 198

Swing H1



### Pack XXL HyClean 3D Efficiency FJM

- 16 sacs à poussière HyClean FJM à prix avantageux
- Contenu : 16 sacs à poussière, 4 filtres de protection moteur, 4 filtres d'évacuation

Réf. 10408420 65,99 €\*



### Box Garantie Plus HyClean 3D Efficiency FJM

- Prolongez la garantie de votre aspirateur Miele jusqu'à 5 ans grâce à cette box.
- Extension de garantie + 3 ans
  - 4 boîtes de sacs emballés dans une boîte de rangement pratique
  - Contenu: 16 sacs à poussière, 4 filtres pour moteur, 4 filtres à évacuation.

Réf. 11452140 89,99 €\*



### Sac à poussière HyClean KK

- Pour que la poussière reste dans le sac
- Filtre plus de 99,9 % des particules de poussière fine
  - Efficacité maximale, même avec une aspiration à puissance minimale
  - Contenu : 5 sacs à poussière, 1 filtre de protection moteur, 1 filtre d'évacuation

Réf. 10123260 21,99 €\*

# Accessoires pour aspirateurs

## Compatibilité



			Complete C3 S8 S 8000-S 8999	Complete C2 S5 S 5000-S 5999	Compact C2 S6 S 6000-S 6999	Compact C1 S4 S 4210-S 4782	Classic C1 S2 S 2120-S 2180
<b>Brosses universelles</b>							
11805640	Brosse	SBD 365-3 AllTeQ	••	••	••	••	••
11607410	Brosse	SBD 365-3 AllTeQ Eco	•	•	•	•	•
<b>Brosses pour parquets et sols durs</b>							
7101160	Brosse parquet	SBB Parquet Twister (XL)	•	•	•	•	•
7155710	Brosse parquet	SBB Parquet Twister	•	•	•	•	•
9730770	Brosse sols durs	Hardfloor Twister-3	•	•	•	•	•
<b>Brosses Turbo</b>							
10455360	Turbobrosse	STB 305-3 Turbo	•	•	•	•	•
<b>Électrobrosses avec câble à clipser (uniquement pour appareils avec contact enfichable pour électrobrosse)</b>							
10170640	Électrobrosse	SEB 228	•*	•*			
<b>Électrobrosses avec raccordement par contact direct (sur appareils avec flexible d'aspiration électrisé uniquement)</b>							
7250160	Électrobrosse	SEB 217-3 Electro	•	•			
<b>Accessoires</b>							
9385930	Poignée Comfort avec SpotLight	SGC 20*	•*	•*	•*	•	•
11607230	Brosse à meubles	SSP 10	•	•	•	•	•
7252100	Suceur long flexible	SFD 20	•	•	•	•	•
11607350	Suceur long	SFD 10	•	•	•	•	•
11607330	Brosse universelle	SUB 20	•	•	•	•	•
7252850	Turbobrosse manuelle	STB 101 Turbo Mini	•	•	•	•	•
9442630	Suceur plat	Suceur plat 149 mm	•	•	•	•	•
9660490	Brosse pour radiateurs et interstices	SHB 30	•	•	•	•	•
7252280	Suceur pour matelas	SMD 10	•	•	•	•	•
11483910	Suceur à coussins large	SPD 20	•	•	•	•	•
9442620	Suceur à coussins	Suceur à coussins	•	•	•	•	•



			Blizzard CX1	Triflex HX1	Complete C1 S 500-S 599 S 700-S 799
<b>Brosses universelles</b>					
11805640	Brosse	SBD 365-3 AllTeQ	•	•	• (à partir du n° de fabr. 43/) •**
11607410	Brosse	SBD 365-3 AllTeQ Eco	•**		• (à partir du n° de fabr. 43/)
<b>Brosses pour parquets et sols durs</b>					
7101160	Brosse parquet	SBB Parquet Twister (XL)	•	•	• (à partir du n° de fabr. 43/)
7155710	Brosse parquet	SBB Parquet Twister	•	•	• (à partir du n° de fabr. 43/)
9730770	Brosse sols durs	Hardfloor Twister-3	•	•	• (à partir du n° de fabr. 43/)
<b>Brosses Turbo</b>					
10455360	Turbobrosse	STB 305-3 Turbo	•		• (à partir du n° de fabr. 43/)
<b>Électrobrosses avec raccordement par contact direct (sur appareils avec flexible d'aspiration électrisé uniquement)</b>					
7250160	Électrobrosse	SEB 217-3 Electro			• (à partir du n° de fabr. 43/)
<b>Accessoires</b>					
11607230	Poignée Comfort avec Spotlight	SGC 20*	•		•
7132710	Brosse à meubles	SSP 10	•	•	•
7252100	Suceur long flexible	SFD 20	•	•	•
11607350	Suceur long	SFD 10	•	•	•
11607330	Brosse universelle	SUB 20	•	•	•
7252850	Turbobrosse manuelle	STB 101 Turbo Mini	•		•
9442630	Suceur plat	Suceur plat 149 mm	•	•	•
9660490	Brosse pour radiateurs et interstices	SHB 30	•	•	•
7252280	Suceur pour matelas	SMD 10	•	•	•
11483910	Suceur à coussins large	SPD 20	•	•	•
9442620	Suceur à coussins	Suceur à coussins	•	•	•

\* Non compatible avec les appareils à flexible d'aspiration électrisé ou poignée EcoComfort avec brosse à meubles

\*\* Pour modèles avec puissance maximale de 1.000 watts

# Efficaces pour des résultats irréprochables

## Produits d'entretien Miele

En achetant un appareil électroménager Miele, vous avez fait le choix de la qualité et de la durée dans le temps. Pour optimiser les résultats, la qualité des produits de nettoyage est essentielle. L'efficacité des produits disponibles sur le marché varie selon les lave-linge et les lave-vaisselle. C'est pour cela que Miele a créé des produits spécifiquement adaptés aux appareils Miele.

Ils ont été mis au point et testés dans les laboratoires de Miele en collaboration avec des fournisseurs sélectionnés. Toutes les formules sont parfaitement adaptées à vos appareils Miele.

### Des résultats irréprochables. Grâce à Miele.

Retrouvez les produits de nettoyage Miele chez votre revendeur, dans nos points de vente ou sur notre boutique en ligne : [www.miele.fr](http://www.miele.fr)



[shop.miele.fr](http://shop.miele.fr)

Vous y trouverez par ailleurs un large choix de produits qui vous permettront d'utiliser et d'entretenir de façon optimale et en toute sécurité vos appareils Miele : sacs et brosses pour aspirateurs ainsi que de nombreux accessoires de cuisson tels que des plaques de cuisson et plats à rôtir.

Vous avez également la possibilité de commander les accessoires originaux Miele ainsi que les produits de nettoyage Miele par téléphone :





# Pour des résultats de lavage toujours parfaits

## Lessive Miele

### Un lavage parfait.

#### Avec les lessives Miele.

Trois lessives suffisent pour le soin du linge au quotidien.

- Pour les textiles blancs: la lessive UltraWhite de Miele.
- Pour les textiles de couleurs et noirs: la lessive UltraColor de Miele.
- Pour la laine, la soie et les textiles délicats: la lessive WoolCare de Miele.

Pour vos textiles spéciaux ou particulièrement fragiles comme les duvets ou textiles membranés, Miele vous propose des solutions offrant un nettoyage efficace tout en prenant soin des fibres délicates. Vous trouverez une vue d'ensemble complète des lessives spéciales de Miele sur les pages suivantes.

### La performance du lave-linge associé à la lessive Miele : une propreté inégalée avec un dosage minimal.

Ces formules spécifiquement conçues pour les lave-linge Miele vous offrent jour après jour des résultats de lavage parfaits.


En plus des quantités d'eau et des températures parfaitement adaptées des lave-linge Miele, les préconisations de dosage ont été ajustées et testées avec succès afin de vous offrir les meilleurs résultats de lavage possibles.

Ainsi vous êtes certains de toujours exploiter au maximum les performances de votre lave-linge Miele en utilisant le minimum de lessive nécessaire. Et vous protégez aussi l'environnement.

### Pour une plus grande durabilité :



Le matériau de base des nouveaux flacons de lessive Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.





### **Protégez la peau sensible**

Les peaux sensibles méritent une protection particulière, même lorsqu'il est question de soin du linge : nos lessives Sensitive sont donc exemptes de colorants et de parfums, et ne provoquent donc aucune allergie. Alors offrez à votre peau sensible la douceur dont elle a besoin. Et ce, sans devoir renoncer à un soin parfait du linge : les résultats sont impeccables.



### **Label Cygne blanc**

#### **Label de durabilité de nos produits**

Le label Cygne blanc est soumis à des exigences environnementales strictes. Celles-ci concernent l'ensemble du cycle de vie des produits, de la matière première au conditionnement.

Notre lessive UltraColor Sensitive répond pleinement à ces exigences. Nos lessives sont donc sans colorants ni parfums : elles sont douces pour la peau comme pour l'environnement.

# Lessives pour lave-linge Miele



## Lessive UltraWhite 2,7 kg

Pour des résultats de lavage parfaits sur les textiles blancs et de couleur

- Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
- Une blancheur éclatante grâce à sa forte teneur en oxygène actif et en agents blanchissants
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Très économique – pour 42 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10199770

20,99 €\*  
(1 KG = 7,70 €)

## Lessive liquide UltraColor 1,5 l

Pour les textiles couleurs et noirs

- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Contient sept enzymes pour une propreté irréprochable
- ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable
- Pour plus de fraîcheur avec le parfum Miele Aqua

Réf. 11979340

15,99 €\*  
(1 L = 10,66 €)

## Kit lessive Miele UltraColor UltraWhite pour six mois de lavage

Réserve de lessive Miele pour six mois

- Trois bouteilles UltraColor pour le linge de couleur
- Un paquet UltraWhite pour le linge blanc
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Résultats parfaits à 20/30/40/60/95 °C
- Très économique – pour un total de 123 cycles de lavage

Réf. 12075510

62,99 €\*



## Lessive couleurs UltraColor Sensitive 1,5 l

Allie durabilité et efficacité à une très bonne compatibilité avec la peau

- Sans parfum ni colorant : adaptée pour les peaux sensibles
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable
- Avec formule protectrice pour des couleurs toujours éclatantes
- Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe.

Réf. 11987300

18,99 €\*  
(1 L = 11,99 €)

## Lessive pour linge délicat WoolCare 1,5 l

Pour la laine, la soie et d'autres textiles délicats

- Nettoyage et entretien doux des fibres pour résultats parfaits
- Avec protéines de blé – une cure nourrissante pour vos textiles
- FoamCare – Lavage en douceur grâce au tapis de mousse souple
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques, azurants optiques ni agents de blanchiment.
- Bouteille recyclable. Testée et confirmée par organisme externe

Réf. 11979160

18,99 €\*  
(1 L = 12,66 €)

## Adoucissant UltraSoft 1,5 l

Pour du linge ultra-doux avec la fraîcheur du parfum Aqua

- Parfum naturel d'une pureté et d'une fraîcheur absolues
- Réduit la formation de faux plis, facilite le repassage du linge
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Sans microplastiques et biodégradable
- Évite que le linge se charge d'électricité statique dans le sèche-linge
- Très économique – pour 50 cycles de lavage

Réf. 11986970

10,99 €\*  
(1 L = 7,33 €)



### Lessive spéciale UltraDark 1,5 l

Pour les textiles foncés et noirs

- Allie haute performance de nettoyage et protection élevée des fibres
- ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps
- Effet anti-bouloches : Empêche vos vêtements de ternir
- Contient sept enzymes pour une propreté irréprochable
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique
- Pour env. 60 cycles de lavage

Réf. 11986740

18,99 €\*  
(1 L = 12,66 €)



### Lessive spéciale Duvets et couettes 250 ml

Idéal pour les oreillers, sacs de couchage et les duvets de qualité supérieur

- Préserve l'élasticité du duvet
- Laisse aussi respirer les vêtements en duvet
- Les duvets ne collent pas et restent légers
- Très économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10225580

15,99 €\*  
(1 L = 63,96 €)



### Lessive spéciale Sport 250 ml

Idéal pour les vêtements de sport respirants

- Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
- Lave les vêtements de sport respirants et prend soin des couleurs
- Effet antistatique pour préserver la forme et la tenue des vêtements de sport, adapté aux textiles polaires
- Très économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10225760

15,99 €\*  
(1 L = 63,96 €)



### Lessive spéciale Outdoor 250 ml

Adaptée à tous les textiles modernes et les vêtements fonctionnels

- Protège la membrane grâce à la combinaison d'agents tensio-actifs
- Fort pouvoir moussant, nettoie en douceur sur un tapis de mousse
- Neutralise les odeurs grâce à un absorbeur d'odeurs
- Très économique – pour 13 cycles de lavage
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 10226080

15,99 €\*  
(1 L = 59,96 €)



### Imperméabilisant ImpraProtect 250 ml

Idéal pour les vêtements de sport et de pluie

- Imperméabilise et protège de l'eau, du vent et des salissures
- Préserve les propriétés thermo-respirantes des textiles
- Très économique – pour cinq imperméabilisations
- Un lavage parfait. Grâce à Miele.

Réf. 11873090

18,99 €\*  
(1 L = 75,96 €)

\*Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

<sup>1)</sup> Le matériau de base des flacons de lessive Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.

# UltraPhase 1 et UltraPhase 2

Pour lave-linge et lave-linge séchant avec TwinDos®

## Des résultats de lavage parfaits

Miele a révolutionné le soin du linge : Le système biphasé de Miele assure un lavage plus en profondeur et plus propre que les lessives liquides conventionnelles sans agents de blanchiment, car ces agents détruiraient les autres composants. Grâce au stockage et au dosage séparés d'UltraPhase 1 et 2 de Miele, le système TwinDos® permet d'utiliser un agent de blanchiment. Les substances actives et les enzymes d'UltraPhase 1 détachent la saleté et éliminent les taches, comme l'huile et la graisse, les protéines et l'amidon.

Avec UltraPhase 2, l'agent de blanchiment est dosé au moment opportun du cycle de lavage pour éliminer les taches les plus tenaces, par ex. de café, de thé, de jus de fruits ou de vin rouge.

Le principal avantage de ce système de dosage : il permet d'obtenir des couleurs mais aussi un blanc impeccables.

## Une qualité certifiée

L'institut Hohenstein a testé les propriétés du système de dosage à biphasé en utilisant les lessives Miele UltraPhase 1 et UltraPhase 2. Une excellente efficacité de lavage prouvée : disparition des taches, degré de blancheur, anti-film terne et précision du dosage.



## Exclusivité Miele Dosage automatique de la lessive TwinDos®

Le meilleur système de lessive liquide d'une simple pression sur un bouton.

Le dosage automatique avec TwinDos® est pratique, mais garantit également une propreté parfaite : Avec UltraPhase 1 et 2, votre appareil devient le système idéal à lessive liquide. TwinDos® dose UltraPhase 1 et 2 à l'instant idéal du processus de lavage et permet ainsi des résultats éclatants de propreté. De plus, TwinDos® garantit un dosage tellement précis que les économies de lessive peuvent aller jusqu'à 30 % par rapport à un dosage manuel.



## UltraPhase 1 et 2 – la combinaison gagnante pour votre linge.

### UltraPhase 1 :



Sept enzymes pour une propreté ultime



ColorProtect pour des couleurs intenses qui durent longtemps



Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele Aqua

### UltraPhase 2 :



Oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches



WhiteBooster pour un blanc éclatant



OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils



Pour l'achat d'un lave-linge ou lave-linge séchant avec TwinDos®, 4 cartouches UltraPhase 1 et 3 cartouches UltraPhase 2 vous seront offertes\*\*,

ce qui correspond à une valeur de plus de 100 euros et vous permet d'économiser les coûts de lessive pendant plus de six mois\*\*.



### Miele UltraPhase 1 et 2

Lessive à deux composants actifs pour le blanc et les couleurs

- Pour des couleurs lumineuses et un blanc éclatant
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Pas de surdosage grâce au dosage automatique
- Très économique – pour 37 cycles de lavage (UltraPhase 1) ou 50 cycles de lavage (UltraPhase 2)
- Nouvelle formule avec la fraîcheur du parfum Miele Aqua.

UltraPhase 1 15,99 €\*  
Réf. 11887240 (1 L = 10,66 €)

UltraPhase 2 15,99 €\*  
Réf. 11891790 (1 L = 10,66 €)

### Miele UltraPhase 1 et 2 Sensitive

Lessive à deux composants actifs pour le blanc et les couleurs

- Sans colorant ni parfum – bonne tolérance cutanée
- Très respectueux de l'environnement
- Élimine très efficacement les taches, même à basses températures
- Très économique – pour 36 cycles de lavage (UltraPhase 1 Sensitive) ou 63 cycles de lavage (UltraPhase 2 Sensitive)

UltraPhase 1 Sensitive 15,99 €\*  
Réf. 10795750 (1 W = 10,66 €)

UltraPhase 2 Sensitive 15,99 €\*  
Réf. 10795780 (1 L = 10,66 €)

### Miele UltraPhase 1 et 2 Refresh Elixir

Édition limitée contre les mauvaises odeurs

- UltraPhase 1 : Avec Freshplex™ pour neutraliser les odeurs désagréables. Contient sept enzymes pour une propreté ultime. Color Protect pour préserver durablement l'éclat des couleurs.
- UltraPhase 2 : oxygène actif pour une élimination douce et efficace des taches. OxiCare pour nettoyer en profondeur les textiles et appareils. WhiteBooster pour un blanc éclatant.
- Très économique – pour 37 cycles de lavage (UltraPhase 1) ou 50 cycles de lavage (UltraPhase 2)

UltraPhase 1 Refresh Elixir 15,99 €\*  
Réf. 11614920 (1 L = 10,66 €)

UltraPhase 2 Refresh Elixir 15,99 €\*  
Réf. 11615030 (1 L = 10,66 €)



### Kit UltraPhase 1 et 2 Sensitive

Réserve pour six mois de lessive Miele Sensitive

- Comprend 3 x UltraPhase 1 et 2 x UltraPhase 2

Réf. 11717010 74,95 €\*

### Kit UltraPhase 1 et 2 Refresh Elixir

Pack réserve de l'édition limitée contre les mauvaises odeurs

- Comprend 3 x UltraPhase 1 et 3 x UltraPhase 2

Réf. 11615090 74,95 €\*

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

\*\* Une cartouche d'UltraPhase 1 et une d'UltraPhase 2 sont fournies avec l'appareil, vous recevrez les autres cartouches en échange du coupon joint.

\*\*\* Base de calcul : 28 semaines avec cinq lavages/semaine

# Caps

## Le complément parfait pour les utilisations spéciales

### Un dosage simple, des résultats parfaits

Vous voulez également profiter de résultats de lavage parfaits sur les utilisations spéciales telles que les lainages ou les textiles modernes, sans effort supplémentaire ? Pour cela, nous avons conçu les Caps Miele.

Ces petites capsules monodoses sont à insérer dans le bac à adoucissant. Le lave-linge dose le contenu des Caps au moment le plus approprié du cycle de lavage, de façon entièrement automatique. Il est également possible d'ouvrir les capsules Miele à l'aide d'une languette. Elles peuvent donc être utilisées dans les autres modèles de lave-linge. Il suffit de verser leur contenu dans le bac à produits.

### Laver avec le dosage idéal

Chaque capsule contient la quantité précise de lessive nécessaire pour un cycle de lavage avec le volume de charge optimal. Il n'est donc pas non plus possible de sous-doser la lessive. Vos vêtements sont toujours lavés en profondeur et traités avec soin, sans gaspiller de lessive.

### Pour une plus grande durabilité :



Le matériau de base des porte-capsules Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.



### Conditionnement

Chaque Caps dispose de son propre coffret, avec trois, six ou neuf unités selon la fréquence de leur utilisation.

### Coffret découverte

Pour ceux qui aimeraient découvrir notre large gamme de Caps, nous proposons le coffret Caps Collection de six capsules. Les six Caps Miele contenues dans ce coffret vous permettent de tester les différentes utilisations.



### Exclusivité Miele Dosage précis par capsule CapDosing2

Simple et durable : dosage optimal des lessives spéciales, des adoucissants et des additifs grâce à CapDosing.



### Caps Collection Coffret de 6 – EasyOpen

Pack d'essai de 6 Caps

- CottonRepair pour la régénération des textiles
- Lessive spéciale pour vêtements de sport, en duvet ou en laine
- Détachant Booster ultra-puissant
- Adoucissant Aqua pour un parfum de fraîcheur
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 12014130

7,99 €\*  
(1 Cap = 1,33 €)



### Caps WoolCare Coffret de 9 – EasyOpen

Lessive pour la laine et les textiles délicats

- Formule de soin spéciale à base de protéines de blé
- Technologie de protection des fibres contre le feutrage
- Formule de protection des couleurs pour un lavage en douceur
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour neuf utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485710

8,49 €\*  
(1 Cap = 0,94 €)



### Caps UltraDark Coffret de 9 – EasyOpen

Lessive spéciale pour linge noir et foncé

- Formule de protection des couleurs pour un lavage en douceur
- Effet anti-bouloches : Empêche vos vêtements de ternir
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Préserve durablement l'intensité des couleurs de vos textiles foncés
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 9 cycles de lavage – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11910940

8,49 €\*  
(1 Cap = 0,94 €)



### Caps Adoucissant Coffret de 9 – EasyOpen

Pour un parfum de fraîcheur

- Pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur
- Pour du linge ultra-doux
- Évite que le linge se charge en électricité statique
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 9 cycles de lavage – utilisable dans tout type de lave-linge



Aqua : pureté maximale, fraîcheur et propreté en profondeur, réf. 11486030

6,99 €\*  
6,99 €\*  
6,99 €\*  
(1 Cap = 0,72 €)

Cocoon : pour des moments de détente et d'intimité, réf. 11486080

Nature : un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf. 11486060

### Caps Sport Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive spéciale pour textiles synthétiques

- Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
- Préviend le chargement électrostatique des vêtements
- Préserve la forme et les propriétés respirantes des synthétiques
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 12014050

8,49 €\*  
(1 Cap = 1,42 €)



### Caps Booster Coffret de 6 – EasyOpen

Détachant ultra-puissant

- Technologie enzymatique contre les taches tenaces
- Pour les couleurs et le blanc
- Pour d'excellents résultats de lavage, même à basse température
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11648330

8,99 €\*  
(1 Cap = 1,33 €)

### Caps SilkCare Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive pour la soie et les textiles délicats

- Formule spéciale à base de protéines de soie
- Préserve la douceur typique des textiles en soie
- Nettoyage délicat pour la protection des fibres de soie
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485770

8,49 €\*  
(1 Cap = 1,33 €)

### Caps DownCare Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive spéciale pour duvets

- Préserve l'élasticité et les propriétés respirantes des duvets
- Nettoyage efficace et entretien doux grâce à la lanoline
- Les duvets ne collent pas et restent légers
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour six utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485980

8,49 €\*  
(1 Cap = 1,33 €)



### Caps Outdoor Coffret de 6 – EasyOpen

Lessive spéciale pour vêtements fonctionnels de qualité supérieure

- Protège les fonctions de membrane des vêtements modernes
- Préserve la forme et les propriétés respirantes des synthétiques
- Neutralise les mauvaises odeurs grâce à son absorbeur d'odeurs intégré
- Parfaitement prédosée et simple à utiliser
- Pour 6 utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 12014110

8,49 €\*  
(1 Cap = 1,33 €)

### Caps Impraprotect Coffret de 3 – EasyOpen

Imperméabilisant pour vêtements de sport et de pluie

- Imperméabilise et protège de l'eau, du vent et des salissures
- Excellents résultats avec fixation thermique
- Sans résine fluorocarbonée
- Préserve les propriétés respirantes et l'élasticité des textiles
- Pour trois utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11648250

15,99 €\*  
(1 Cap = 5,33 €)

### Caps CottonRepair Coffret de 3 – EasyOpen

Lessive spéciale pour textiles en coton

- Ravive visiblement les textiles après un lavage seulement
- Formule spéciale Miele avec la technologie novozymes
- Élimine les bouloches et ravive l'éclat des couleurs
- Utiliser au maximum une à deux fois par an par pièce de linge
- Pour trois utilisations – utilisable dans tout type de lave-linge

Réf. 11485810

15,99 €\*  
(1 Cap = 1,33 €)

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

<sup>1)</sup> Le matériau de base des porte-capsules est composé à 100 % de plastique recyclé

<sup>2)</sup> EP 2 365 120

### Pour un linge doux et parfumé

Avec FragranceDos<sup>2</sup>, enveloppez votre linge de votre parfum préféré durant le séchage. À la sortie du sèche-linge, votre linge est doux et sent agréablement bon, sans aucun adoucissant. Pour cela, il vous suffit de choisir vos fragrances préférées dans notre large gamme. Réglez l'intensité du parfum en tournant simplement le flacon. Vous pouvez l'adapter à vos besoins et varier l'intensité selon le programme. Appréciez la volupté d'un linge délicieusement parfumé, exactement comme vous le souhaitez.



### Redécouvrez la fraîcheur absolue

Nous avons longtemps cherché un partenaire expérimenté qui nous permettrait de donner vie aux parfums que nous imaginons. En collaboration avec Mane, entreprise familiale de Provence, nous avons pu concrétiser nos idées. C'est au cœur de la production historique de parfums que sont créées des fragrances depuis 1871. Le linge garde ainsi un parfum frais et agréable une fois sec, comme vous l'aimez.



### Nouveau : flacon de parfum DryFresh®

Les vêtements peu portés n'ont pas toujours besoin d'être lavés. DryFresh® vous permet de simplement rafraîchir vos vêtements. Les mauvaises odeurs sont ainsi neutralisées rapidement.

# Flacons de parfum pour sèche-linge

Pour une sensation de fraîcheur durable, sans aucun effort



## Exclusivité Miele **FragranceDos<sup>2)</sup>**

Vous pouvez changer de parfum en un rien de temps en plaçant en même temps deux parfums dans le filtre du sèche-linge. Alternier entre les parfums préférés des membres de votre famille sera donc simple comme un jeu d'enfant. Vous avez aussi la possibilité de combiner Dry-Fresh avec d'autres parfums et de créer ainsi votre un parfum préféré personnel.

### Fragrances Miele 12,5 ml

Pour 50 cycles de séchage<sup>1)</sup>

- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à quatre semaines
- Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
- Intensité de parfum réglable individuellement à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos

DryFresh – pour neutraliser les odeurs désagréables avec Freshplex™, réf. 12026880	11,99 €* <sup>*</sup>
Aqua – un linge au parfum rafraîchissant qui respire la propreté, réf. 12020900	11,99 €* <sup>*</sup>
Cocoon – une odeur de fraîcheur pour des moments de détente, réf. 12023450	11,99 €* <sup>*</sup>
Nature – un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf.10234440	11,99 €* <sup>*</sup>



### Set 3 x Fragrances Miele

Pour 150 cycles de séchage<sup>1)</sup>

- Pour un parfum frais, qui dure jusqu'à quatre semaines
- Du linge agréablement parfumé sans adoucissant
- Intensité de parfum réglable individuellement à tout moment
- Créé spécialement pour Miele par des parfumeurs de Provence
- Pour tous les sèche-linge Miele T1 avec FragranceDos

DryFresh – pour neutraliser les odeurs désagréables avec Freshplex™, réf. 12026040	31,99 €* <sup>*</sup>
Aqua – un linge au parfum rafraîchissant qui respire la propreté, réf. 12021590	31,99 €* <sup>*</sup>
Cocoon – une odeur de fraîcheur pour des moments de détente, réf. 12023720	31,99 €* <sup>*</sup>
Nature – un doux parfum aux senteurs de fleurs savamment dosées, réf.11614620	31,99 €* <sup>*</sup>
Sélection – trois des fragrances préférées Miele (Aqua, Cocoon et Nature), réf. 12033100	31,99 €* <sup>*</sup>

<sup>1)</sup> Un flacon réglé en intensité moyenne suffit pour 50 cycles de séchage

<sup>2)</sup> Brevet : EP 2 431 516

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

# Pour les meilleurs résultats de lavage

## Produits de lavage Miele pour lave-vaisselle Miele

### Un lavage parfait, tout simplement

Les programmes des lave-vaisselle varient aujourd'hui beaucoup d'un fabricant à l'autre. Les produits de lavage disponibles sur le marché ne sont pas tous aussi efficaces dans chaque lave-vaisselle. Miele a donc créé ses propres produits de lavage, qui sont spécialement adaptés à ses lave-vaisselle. Ils ont été mis au point et testés dans les laboratoires de Miele en collaboration avec des fournisseurs sélectionnés. Toutes les formules sont parfaitement adaptées à votre lave-vaisselle Miele et à ses programmes spécifiques.

Avec les produits de lavage Miele, vous bénéficiez toujours des performances optimales de votre lave-vaisselle Miele. Et vous protégez aussi l'environnement !

**L'alliance parfaite entre le produit de lavage et le lave-vaisselle : pour une vaisselle étincelante à chaque lavage.**

### Riedel recommande Miele

Laver les verres à vin précieux et fragiles au lave-vaisselle ? Avec Miele, aucun problème ! L'alliance unique des fonctionnalités intelligentes de ses appareils et de ses produits de lavage fait de Miele le spécialiste de la protection des verres. Résultat : Des verres étincelants sans avoir besoin de les essuyer. Même après de nombreux lavages, vos précieux verres sont aussi beaux qu'au premier jour. Vous pouvez même laver vos verres ultrafins et précieux dans votre lave-vaisselle Miele sans aucune crainte, avec les produits de lavage de Miele. Riedel, fabricant et créateur de verres à vin, le confirme. Pour le nettoyage de ses verres (soufflés à la main ou à la machine), Georg Riedel recommande Miele.



Éclat resplendissant et parfait entretien des verres fragiles



La meilleure façon d'assurer le lavage optimal de la vaisselle



Pour une vaisselle étincelante, même en cas de salissures tenaces





### Une performance de nettoyage parfaite

Une combinaison idéale : Le programme de lavage QuickPowerWash et les tablettes UltraTabs ou le PowerDisk, tout particulièrement adaptés à ce programme, permettent d'obtenir en 58 minutes les meilleurs résultats de lavage et de séchage possibles pour de la vaisselle normalement sale. Ces produits de lavage, qui ont été spécialement développés, se dissolvent en deux à trois minutes seulement. La performance de nettoyage est ainsi assurée dès le début du programme de lavage.



### Label Cygne blanc

Le label Cygne blanc est soumis à des exigences environnementales strictes pour le développement durable et la protection environnementale. Celles-ci concernent l'ensemble du cycle de vie des produits, de la matière première au conditionnement. En outre, les détergents ECO peuvent satisfaire pleinement ces exigences. L'utilisation du PowerDisk All in 1 ECO et des tablettes UltraTabs All in 1 ECO permet d'obtenir des résultats de nettoyage efficaces et respectueux de l'environnement, avec la qualité habituelle de Miele.

# Produits de lavage pour lave-vaisselle Miele



## UltraTabs All in 1 60 pièces

Pour d'excellents résultats dans les lave-vaisselle Miele.

- Ultra-performance grâce aux enzymes spécialement conçues pour la vaisselle
- Des résultats étincelants même avec les résidus incrustés
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 11259430

19,99 €\*  
(1 Tab = 0,33 €)



## UltraTabs HyClean 30 pièces

Hygiene Tabs pour d'excellents résultats de lavage avec les lave-vaisselle Miele.

- Élimine 99,9 % des champignons, virus et bactéries
- Convient particulièrement aux personnes allergiques
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 11347510

15,99 €\*  
(1 Tab = 0,50 €)



## UltraTabs All in 1 ECO 60 pièces

Des tablettes alliant efficacité et écologie pour une performance de nettoyage intelligente même à des températures basses inférieures à 50 °C.

- Sans parfum, ni colorant, ni conservateur
- Avec des ingrédients d'origine végétale
- Biodégradable
- Propriétés écologiques certifiées par l'écolabel Cygne Blanc
- Pas d'emballage à enlever, se dissout intégralement dans l'eau
- Avec plusieurs fonctions telles que produit de rinçage, sel, protection des verres et QuickPowerWash
- Sans protection de l'argent

Réf. 11884160

19,99 €\*  
(1 Tab = 0,33 €)



## Poudre de lavage 1,4 kg

Pour les meilleurs résultats de lavage. Avec aide au dosage intégrée.

- Avec oxygène actif pour une propreté impeccable
- Contient des enzymes spéciales – efficaces même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 100 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10528360

19,99 €\*  
(1 kg = 14,28 €)



## Recharge de détergent en poudre, 1 kg

Pour des résultats de lavage exceptionnels et un dosage sur mesure.

- Avec oxygène actif pour une propreté impeccable
- Contient des enzymes spéciales – efficaces même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 70 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10528500

12,99 €\*  
(1 kg = 12,99 €)



## Kit de dosage de poudre de lavage

Avec 3,4 kg de poudre et aide au dosage intégrée.

- Avec oxygène actif pour une propreté irréprochable
- Avec enzymes spéciales – efficace même à basses températures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 240 cycles de lavage
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10528530

39,49 €\*  
(1 kg = 11,61 €)



### Produit de rinçage 500 ml

Un éclat sans pareil pour vos verres

- Facilite le séchage de votre vaisselle
- Avec formule anticorrosion pour la protection du verre
- Avec bouchon spécial pour un dosage précis et simple
- Bouteilles 100 % en plastique recyclé – plus écologique

Réf. 11772100

8,49 €\*  
(1 L = 15,98 €)

### Sel régénérant 1,5 kg

Pour un fonctionnement et des performances optimales de votre lave-vaisselle Miele

- Gros grains – parfaitement adaptés aux lave-vaisselle Miele
- Protège le lave-vaisselle et la vaisselle du calcaire dangereux
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 10248530

3,29 €\*  
(1 Kg = 1,99 €)

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

<sup>1)</sup> Le matériau de base des flacons de produit de rinçage est composé à 100 % de plastique recyclé



# Exclusivité mondiale :

Dosage automatique avec PowerDisk intégré



## Pour une plus grande durabilité :



Le matériau de base des capsules PowerDisk de Miele est composé à 100 % de plastique recyclé.

## Système de nettoyage de qualité supérieure, liberté hors normes !

Découvrez d'excellents résultats de nettoyage avec notre innovation : le premier système de dosage automatique au monde avec PowerDisk intégré s'appelle AutoDos, une innovation Miele. Nos lave-vaisselle et notre poudre granulée exclusive ont été développés ensemble pour former un duo à la performance inégalée. La poudre granulée est dosée automatiquement en fonction du programme sélectionné, à la juste quantité et au moment opportun. Ce système permet également de réaliser plusieurs dosages au cours d'un programme. Avec le programme « Automatic », le capteur mesure le degré de salissure et le dosage est adapté en conséquence.

Inutile de penser au détergent à chaque lavage : La technologie de dosage innovante avec PowerDisk contient de la poudre granulée pour 20 cycles de lavage<sup>2</sup> en moyenne, soit environ un mois d'utilisation. Profitez de votre liberté ! Et profitez davantage encore grâce à la fonction AutoStart : Une seule programmation suffit, et le premier lave-vaisselle autonome au monde se met en marche automatiquement à l'heure voulue, le jour voulu. Il suffit de garder la porte fermée. Votre quotidien devient plus facile et vous profitez d'un confort inédit.





### PowerDisk All in 1, 400 g

Produit de lavage de qualité dans les lave-vaisselle avec la fonction AutoDos

- Poudre granulée Miele exclusive
- Avec fonction produit de rinçage et sel
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour 1 mois environ (20 cycles de lavage<sup>1</sup>)
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele.

Réf. 11841430

11,99 €\*  
(100 g = 2,75 €)



### PowerDisk All in 1 ECO 400 g

Produit lave-vaisselle écologique avec AutoDos

- Détergent en poudre Miele exclusif et écologique
- Sans parfums ni colorants
- Propreté irréprochable grâce à l'oxygène actif
- Dosage automatique pour 1 mois env. (20 cycles de lavage/disque)
- Un lavage parfait, tout simplement. Grâce à Miele

Réf. 11868960

11,99 €\*  
(100 g = 2,75 €)



### PowerDisk All in 1 Pack de 6 pièces

Produit de lavage pour les lave-vaisselle avec la fonction AutoDos. Pack à un prix avantageux.

Réf. 11841250

59,99 €\*  
(100 g = 2,75 €)



### PowerDisk All in 1 ECO pack de six pièces

produit lave-vaisselle écologique avec AutoDos. Pack à un prix avantageux.

Réf. 11868770

59,99 €\*  
(100 g = 2,75 €)

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.

<sup>1</sup>) Le matériau de base des porte-capsules est composé à 100 % de plastique recyclé

<sup>2</sup>) Dans le programme ECO 50 °C

# Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

## Produits d'entretien pour les appareils Miele

Les appareils électroménagers Miele se distinguent par leur qualité supérieure, leur grande fonctionnalité et leur design intemporel. Pour entretenir vos appareils Miele de manière optimale, il existe des produits de nettoyage et d'entretien Miele. Ces produits ont été développés et testés dans les laboratoires Miele en collaboration avec des fabricants sélectionnés.

En entretenant vos appareils Miele avec les produits de nettoyage et d'entretien Miele, vous êtes sûr qu'ils ne seront pas endommagés et resteront plus longtemps comme neufs. En outre, le soin apporté à vos appareils vous assure un fonctionnement sans faille durant toute leur durée de vie.

### L'entretien optimal de vos appareils Miele



#### Lave-vaisselle

Des résultats de lavage impeccables ne peuvent être obtenus que dans un lave-vaisselle parfaitement propre. C'est pourquoi il est important de nettoyer les dépôts de graisses et de calcaire. À cet effet, Miele a développé un nettoyeur et détartrant pour machine. Ces produits, développés spécialement pour les lave-vaisselle Miele, garantissent une propreté impeccable même dans les appareils plus anciens.



#### Appareils de cuisine encastrés

En cuisinant tous les jours, des taches tenaces peuvent parfois s'accumuler. Pour éliminer ces taches efficacement sans abîmer les surfaces à nettoyer et les garder comme neuves, il est essentiel de bien choisir son produit de nettoyage. C'est pourquoi Miele vous propose des produits de nettoyage et d'entretien spéciaux, pour un entretien optimal de vos appareils de cuisine. Ces produits spéciaux nettoient à fond vos appareils, sans aucun effort.



#### Lave-linge

Vous attendez de votre lave-linge Miele qu'il vous rende un linge toujours impeccable. Pour que votre lave-linge Miele fonctionne toujours à la perfection pendant toute sa durée de vie, il est nécessaire de le nettoyer à fond régulièrement. Les produits détergents Miele pour machines à laver éliminent tout dépôt de tartre éventuel. Ainsi, votre machine reste toujours aussi performante.



### Détartrant 250 g

Élimine les dépôts de calcaire dangereux pour votre lave-vaisselle ou votre lave-linge

- Son acide citrique naturel nettoie et préserve vos appareils
- Protège les thermo-plongeurs, tambours et autres éléments
- Assure des performances optimales – Formule spéciale Miele
- À utiliser 1 à 3 fois par an selon les besoins
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10131000

13,99 €\*  
(1 Kg = 51,96 €)



### Produit d'entretien DishClean 160 g

Assure le fonctionnement optimal de votre lave-vaisselle

- Élimine les odeurs, le calcaire et les dépôts légers
- Maintient l'élasticité et l'étanchéité des joints de portes
- Protection active par la propreté
- Assure des performances optimales – Formule spéciale Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10161260

13,99 €\*  
(1 Kg = 64,95 €)



### IntenseClean 200 g

Pour une hygiène parfaite de votre lave-vaisselle et de votre lave-linge

- Élimine les graisses, bactéries, et odeurs
- Nettoyage efficace en profondeur – Formule spéciale Miele
- Garantit des résultats de lavage parfaits
- À utiliser un à trois fois par an
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10716970

13,99 €\*  
(1 Kg = 64,95 €)

# Produits d'entretien pour appareils Miele



## Adoucisseur en tablettes 60 pièces

La double protection sûre contre le calcaire pour la lessive et le lave-linge

- Réduit la dose de lessive nécessaire pour une eau très calcaire
- Moins de résidus de lessive sur les tissus
- Moins de produits chimiques déversés dans les eaux usées
- Facile à doser – 1 tablette par cycle de lavage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10128700

28,99 €\*  
(1 Tab = 0,48 €)



## Cartouche TwinDosCare

Détergent pour système de dosage TwinDos

- Pour le rinçage des conduites de dosage TwinDos
- À utiliser avant une pause prolongée d'utilisation (2 mois min.)
- À appliquer avant de changer un produit
- Assure le fonctionnement optimal du doseur automatique
- Très économique – pour quatre à cinq cycles de lavage

Réf. 11171420

13,99 €\*



## Désodorisant 4 ml

Pour un lave-vaisselle agréablement parfumé

- Neutralise les odeurs désagréables grâce à une combinaison d'agents actifs
- Parfum frais et agréable de citron et de thé vert
- Agréable et facile à mettre dans le panier à vaisselle
- Très économique – pour 60 cycles de lavage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10118510

3,99 €\*



## Détartrant en tablettes 6 pièces

Pour machine à café, four vapeur, FashionMaster, four/ cuisinière avec HydraCook

- Élimination complète des dépôts et du tartre
- Détartrage très efficace qui préserve votre appareil
- Formule spéciale adaptée Miele
- Pas de résidus chimiques après le détartrage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10178330

22,99 €\*  
(1 pce = 3,83€)



## Nettoyant pour four 500 ml

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre

- Dégraissant ultra-puissant sans formation de mauvaises odeurs
- Nettoyage sans efforts grâce à sa consistance gélatineuse
- Temps de maintien court de 10 min à 1 h maximum sans préchauffage
- Également adapté pour PerfectClean
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10162230

15,99 €\*  
(100 ml = 3,20€)



## DGClean 250 ml

Pour un entretien parfait des fours vapeur combinés

- Dégraissant ultra-puissant sans formation de mauvaises odeurs
- Nettoyage sans efforts grâce à une adhésion stable
- Adhésion parfaite même sur des surfaces verticales
- Sécurité alimentaire
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10172710

19,99 €\*  
(100 ml = 7,99 €)



## Produit nettoyant pour vitrocéramique/ acier inoxydable 250 ml

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre\*\*

- Élimine les salissures tenaces, les particules brûlées et les auréoles
- Dépose un film protecteur qui facilite le nettoyage suivant
- Un nettoyage respectueux grâce à sa formule à base de cristaux fins
- Meilleur produit sur le marché – Vainqueur des tests en Suisse
- Ne pas utiliser sur les surfaces avec un revêtement CleanSteel Inox antitraçage

Réf. 10173120

74,99 €\*

## SteelCare 250 ml

Produit d'entretien pour une surface inox brillante et propre

- Élimine les traces de doigts, les rayures et les taches
- Forme un film protecteur contre les salissures tenaces
- Très économique – agréable et simple d'utilisation
- Particulièrement adapté à l'emploi sur les surfaces en contact avec les produits alimentaires
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 11023350

14,99 €\*

## AutoCleaner

Pour le nettoyage entièrement automatique des machines à café Miele

- Élimine efficacement les résidus de l'unité de percolation
- Nettoyage supplémentaire du système de conduits de lait
- Adapté au domaine alimentaire
- Le tout sans intervention manuelle.
- Les cartouches ont une durée de vie d'environ un an.

Réf. 10971120

74,99 €\*



### Cartouche de détartrage

Pour le détartrage automatique des machines à café Miele

- Élimination complète des dépôts et du tartre
- Détartrage très efficace qui préserve votre appareil
- Le tout sans intervention manuelle
- Pas de résidus chimiques après le détartrage
- La cartouche dure environ un an

Réf. 10224080 64,99 €\*



### Nettoyant en tablettes 10 pièces

Pour les machines à café, le plaisir d'un bon café garanti

- Pour l'élimination en profondeur des résidus et dépôts graisseux de café
- Nettoyage très efficace qui préserve votre appareil
- Formule spéciale adaptée Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10270530 22,99€\*  
(1 pièce = 2,30 €)



### Nettoyant pour arrivée de lait 100 pièces

Pour une hygiène parfaite des conduits de lait des machines à café

- Nettoyage très efficace qui préserve votre appareil
- Dosage aisé grâce aux sticks pré-dosés
- Élimine totalement les protéines et la graisse du lait
- Formule spéciale adaptée Miele
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10180270 23,99€\*



### MicroCloth HyClean 1 pièce

Pour un entretien optimal de toutes les surfaces des appareils Miele.

- Chiffon multi-usages antibactérien
- Il garde une odeur agréable, même humide
- Extrêmement robuste et résistant aux déchirures
- S'utilise sec ou humide, avec ou sans produit nettoyant
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 11325970 10,99 €\*



### Tissu en microfibre tous usages 1 pièce

Pour un nettoyage efficace et une utilisation sûre

- Extrêmement souple et résistant aux déchirures
- Grande performance de nettoyage grâce aux microfibres finement tissées
- S'utilise sec ou humide, avec ou sans produit nettoyant
- Lavable jusqu'à 500 fois à 60 °C
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 7006550 8,99 €\*



### Kit MicroCloth 3 pièces

Pour un entretien optimal de toutes les surfaces des appareils Miele

- contient un chiffon multi-usages, un essuie-verres et un chiffon lustrant
- Extrêmement souple et résistant aux déchirures
- Grande performance de nettoyage grâce aux microfibres finement tissées
- S'utilise sec ou humide, avec ou sans produit nettoyant
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 10159570 15,99 €\*



### Détartreur d'appareils 1000 ml

Pour le détartrage du four vapeur haute pression

- Élimination complète du tartre
- Détartrage très efficace qui préserve votre appareil
- Utilisation sûre – Formule spéciale Miele
- Pas de résidus chimiques après le détartrage
- Un entretien optimal, pour des années de tranquillité

Réf. 6823121 44,99 €\*



### Raclair nettoyant

Pour les tables de cuisson en vitrocéramique

- Élimination sans effort des restes de cuisson collés
- N'endommage pas la surface

Réf. 1065471 13,00 €\*

### Lames de rechange 10 pièces

Lames de rechange pour raclair nettoyant

- À n'utiliser qu'avec le raclair nettoyant

Réf. 4380630 8,00 €\*

\* Prix conseillé en EUROS, TVA comprise.





## **Miele Experience Center Paris Rive gauche**

30 rue du Bac  
75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Paris Rive droite**

55 boulevard Malesherbes  
75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

## **Miele Experience Center Nice**

Centre commercial CAP 3000  
317 Avenue Eugène Donadei  
Quartier du Lac

06 700 Saint laurent du var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi  
au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : [info@miele.fr](mailto:info@miele.fr).

## **Miele France SAS**

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray  
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX  
R.C.S Bobigny B 708 203 088



## **Internet**

[info@miele.fr](mailto:info@miele.fr)

[www.miele.fr](http://www.miele.fr)

## **La ligne Consommateurs**

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

**09 74 50 1000**

Appel non surtaxé

## **Pièces détachées et accessoires**

Réservé aux professionnels

[pieces@miele.fr](mailto:pieces@miele.fr)

## **Support technique revendeur**

**Tél. : 01 49 39 44 88**

E-mail : [support.technique@miele.fr](mailto:support.technique@miele.fr)

Prix maximum conseillés en € TTC

Photos non contractuelles