

Miele

Gamme Froid posable

Edition Avril 2022

Miele. Immer Besser.*



*Toujours mieux



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des appareils de froid posables Miele

PerfectFresh Pro

Les aliments restent frais jusqu'à cinq fois plus longtemps. Dans la zone régulée automatiquement à une température entre 0 et +3 °C, la viande, le poisson et de nombreux produits laitiers peuvent se conserver jusqu'à trois fois plus longtemps. Grâce à l'optimisation du réglage d'humidité sur le tiroir, les fruits et les légumes restent même frais jusqu'à cinq fois plus longtemps. L'éclairage LED lumineux intégré permet une parfaite vue d'ensemble à l'intérieur du tiroir. PerfectFresh Pro est par conséquent la meilleure méthode de conservation fraîcheur de Miele.



PerfectFresh

De la fraîcheur trois fois plus longtemps : La température de conservation optimale pour les fruits et légumes, le poisson, la viande et les produits laitiers.



Exclusivité Miele FlexiLight

Grâce au tout nouveau système d'éclairage des clayettes à LED, l'intérieur de votre appareil offre une lumière unique et douce.



Click2open

Ouverture facile : Même sur les appareils sans poignée, la porte s'ouvre sans effort.



NoFrost

Plus jamais de dégivrage : Grâce à la réfrigération par air pulsé, il ne se forme plus de glace dans l'enceinte, ce qui rend tout dégivrage superflu.



Édition Blackboard

Personnalisable : Avec un feutre craie ou une craie classique, vous pouvez écrire et dessiner sur la façade de l'appareil.

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des appareils de froid Miele en un coup d'œil



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à G. La meilleure classe d'efficacité énergétique pour les appareils de froid encastrables Miele est B.



Niveau sonore

Indique le niveau sonore exact en décibels (dB).



Système de réfrigération

Stockage optimal avec humidification active – frais jusqu'à cinq fois plus longtemps même pour une faible charge.



Conservation professionnelle pour une fraîcheur cinq fois plus longue.



Les aliments restent frais jusqu'à trois fois plus longtemps.



Tiroir spacieux avec humidité réglable pour des fruits et légumes frais.



Éclairage

Éclairage des clayettes réglable individuellement pour un éclairage optimal grâce à FlexiLight 2.0



Éclaire sans éblouir et peut être déplacé à chaque niveau pour une plus grande modularité.



Sans maintenance, à économie d'énergie et enceinte parfaitement éclairée.



Fabrication à glaçons automatique IceMaker

Fabrication de glaçons avec raccordement à l'eau froide pour une préparation simple et rapide. Fabrication jusqu'à 100 glaçons par jour.



Le système de fabrication à glaçons automatique IceMaker avec réservoir d'eau intégré pour fabriquer jusqu'à 100 glaçons par jour.



Système de congélation

Finis le dégivrage grâce à l'air froid ventilé.



Moins de dégivrage : La glace se forme bien plus lentement.

RÉFRIGÉRATEURS POSABLES

Simple porte - Hauteur 85 cm



K 12010 S-2 (Classic)

- Volume 149 l
- F, 116 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 1 bac à légumes
- 3 tablettes en verre
- ComfortClean
- Poignée fixe
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: H 85 x L 55,4 x P 62,3 cm

549,99 €* + 10 € éco-part = 559,99 €**



K 12012 S-3 (Classic)

- **Avec compartiment congélateur 4***
- **Volume 133 l : Réfri. 117 l + Congél. 17 l**
- F, 184 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
- 1 bac à légumes
- **2 tablettes en verre**
- Poignée fixe
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: H 85 x L 55,4 x P 62,3 cm

599,99 €* + 10 € éco-part = 609,99 €**

Simple porte – Hauteur 185 cm



K 28202 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- Volume 386 l
- F, 151 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
- Tout utile, 2 bacs à légumes sur rails, 5 tablettes en verre + porte bouteilles métal
- Poignée à dépression EasyOpen, Éclairage LED, Bande de commande Touch-Control, Alerte sonore/visuelle Porte ouverte et Température, ComfortClean
- Combinable avec le Congélateur FN 28262
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : K 28202 D ws

1099 €* + 18 € éco-part = 1117 €**

Inox anti-traces (façade) : K 28202 D edt/cs

1299 €* + 18 € éco-part = 1317 €**

COMBINABLES SIDE-BY-SIDE



KS 28423 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage FlexiLight**, ComfortClean
- **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2149 €* + 18 € éco-part = 2167 €**



KS 28463 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2499 €* + 18 € éco-part = 2517 €**



KS 28463 D bb (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2599 €* + 23 € éco-part = 2622 €**

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Largeur réduite 55 cm

Hauteur 162 cm



KD 26052 ws (Classic)

- Volume 265 l : Réfri. 212 l + Congél. 54 l
- F, 240 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- Eclairage LED
- Commande manuelle
- 2 bacs à légumes, 3 tablettes verre
- Congélateur 4* 2 tiroirs ComfortFrost
- VarioRoom
- ComfortClean
- Poignées fixes
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: H 161,2 x L 55 x P 63 cm

749,99 €* + 18 € éco-part = 767,99 €**



KD 28052 ws (Classic)

- **Volume 296 l** : Réfri. 212 l + **Congél. 84 l**
- F, 280 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- Eclairage LED
- Commande manuelle
- 2 bacs à légumes, 3 tablettes verre
- Congélateur 4* **3 tiroirs ComfortFrost**
- VarioRoom
- ComfortClean
- Poignées fixes
- Classe climatique SN-ST
- Coloris blanc
- Dim.: **H 181,2** x L 55 x P 63 cm

799,99 €* + 18 € éco-part = 817,99 €**



KD 26022 (Classic)

- Froid statique - 1 circuit de froid
- **Volume 278 l** : Réfri. 223 l + Congél. 55 l
- F, 243 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- 2 bacs à légumes, 3 tablettes en verre, Congélateur 4* 2 tiroirs ComfortFrost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Écran TFT sensible FreshTouch, Alerte sonore / visuelle porte ouverte et température, ComfortClean
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Mode Shabbat
- Classe climatique SN-ST
- Dim.: H 162,3 x L 60 x P 62,5 cm

Coloris blanc : KD 26022 ws

799,99 €* + 18 € éco-part = 817,99 €**

Coloris argent : KD 26022 edo

849,99 €* + 18 € = 867,99 €**

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Hauteur 186 cm



KFN 28132 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 310 l : Réfri. 209 l + Congél. 110 l
- E, 246 kWh/an
Classe de perception sonore C, 40 dB(A)
- 1 bac à légumes, 4 tablettes en verre
- Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Affichage PicTronic, Alerte sonore porte ouverte, Réfri. et Température Congél., ComfortClean
- Mode Shabbat
- VarioRoom, Fonction SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 186,1 x L 60 x P 65,5 cm

Coloris blanc : KFN 28132 D ws

999,99 €* + 18 € éco-part = 1017,99 €**

Inox anti-traces : KFN 28132 D edt/cs

1099 €* + 18 € éco-part = 1117 €**

Hauteur 201 cm,
4 tiroirs de congélation



KFN 29142 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 334 l : Réfri. 199 l + Congél. 135 l
- E, 246 kWh/an
Classe de perception sonore C, 40 dB(A)
- 1 bac légumes, 3 tablettes en verre, Congélateur 4* 4 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Affichage PicTronic, Mode Shabbat
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Alerte sonore/visuelle porte ouverte et température, ComfortClean
- Classe climatique SN-T
- Dim. : H 201,1 x L 60 x P 65,5 cm

Coloris blanc : KFN 29142 D ws

1099 €* + 18 € éco-part = 1117 €**

Inox anti-traces : KFN 29142 D edt/cs

1199 €* + 18 € éco-part = 1217 €**

Hauteur 201 cm



KFN 29133 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 344 l : Réfri. 243 l + Congél. 101 l
- D, 201 kWh/an
Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
- 1 bac à légumes, 5 tablettes en verre
- Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées, Éclairage LED, Affichage PicTronic, Alerte sonore porte ouverte Réfri. et Température Congél., ComfortClean, Mode Shabbat
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 201,1 x L 60 x P 65,5 cm

Coloris blanc : KFN 29133 D ws

1199 €* + 18 € éco-part = 1217 €**

Inox anti-traces : KFN 29133 D edt/cs

1349 €* + 18 € éco-part = 1367 €**

Hauteur 201 cm



KFN 29233 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 Circuits de froid
- **Volume 365 l : Réfri. 262 l + Congél. 104 l**
- **DailyFresh**
- **D, 203 kWh/an**
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- **4 tablettes en verre + porte-bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase**, Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées à dépression **Click2Open**, Éclairage LED, Écran TFT sensible **FreshTouch**, **Alerte sonore/ visuelle porte ouverte et température**, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 201 x L 60 x P 67,5 cm

Coloris blanc : KFN 29233 D ws

1499 €* + 23 € éco-part = 1522 €**

Inox anti-traces : KFN 29233 D edt/cs

1699 €* + 23 € éco-part = 1722 €**

Finition Blackboard (verre satiné) :

KFN 29233 D bb

1999 €* + 23 € éco-part = 2022 €**



KFN 29283 D (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- **Volume 350 l : Réfri. 247 l + Congél. 104 l**
- **2 tiroirs PerfectFresh 97 l**
- **D, 226 kWh/an**
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- 3 tablettes en verre + porte-bouteilles métal, Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées à dépression **Click2Open**, Éclairage LED, Écran TFT sensible **FreshTouch**, **Alerte sonore/visuelle Porte ouverte et Température**, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 201 x L 60 x P 67,5 cm

Inox anti-traces : KFN 29283 D edt/cs

1999 €* + 23 € éco-part = 2022 €**

Finition Blackboard (verre satiné) :

KFN 29283 D bb

2199 €* + 23 € éco-part = 2222 €**



KFN 29483 D edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- **Volume 350 l : Réfri. 247 l + Congél. 104 l**
- **2 tiroirs PerfectFresh Pro 97 l**
- **D, 228 kWh/an**
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- 3 tablettes en verre + porte-bouteilles métal, Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées à dépression **Click2Open**, **Éclairage FlexiLight**, **Fermeture SoftClose**, Écran TFT sensible **FreshTouch**, **Alerte sonore/ visuelle porte ouverte et température**, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim.: H 201 x L 60 x P 67,5 cm

2499 €* + 23 € éco-part = 2522 €**

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Hauteur 201 cm



KFN 29493 DE edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- **Volume 366 l : Réfri. 262 l + Congél. 104 l**
- **DailyFresh**
- D, 204 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- 3 tablettes en verre + porte-bouteilles métal + **1 tiroir CompactCase, Congélateur 4* 2+2 tiroirs No Frost**
- Poignées intégrées à dépression Click2Open, Eclairage FlexiLight, Fermeture SoftClose, Écran TFT sensitif FreshTouch, Alerte sonore/visuelle porte ouverte et température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances
- **Compatible Miele@home, WifiConn@ct**
- **Fabrique à glaçons avec réservoir**
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 201,1 x L 60 x P 67,5 cm

2699 €* + 23 € éco-part = 2722 €**



KFN 29683 D BB (Excellence)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 350 l : Réfri. 247 l + Congél. 104 l
- **2 tiroirs PerfectFresh Pro 97 l**
- D, 228 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- 3 tablettes en verre + porte-bouteilles métal, Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées à dépression Click2Open, FlexiLight, **Eclairage Congél.**, Fermeture SoftClose, Écran TFT sensitif FreshTouch, Alerte sonore/visuelle porte ouverte et température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- **Blanc brillant (façade en verre)**
- Dim.: H 201 x L 60 x P 68,5 cm

3299 €* + 23 € éco-part = 3322 €**



KFN 29683 D NR (Excellence)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 350 l : Réfri. 247 l + Congél. 104 l
- **2 tiroirs PerfectFresh Pro 97 l**
- D, 228 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- 3 tablettes en verre + porte-bouteilles métal, Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées intégrées à dépression Click2Open, FlexiLight, Eclairage Congél. Fermeture SoftClose, Écran TFT sensitif FreshTouch, Alerte sonore/visuelle porte ouverte et température, ComfortClean, Modes Shabbat, Party, Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- **Noir obsidien (façade en verre)**
- Dim.: H 201 x L 60 x P 68,5 cm

3299 €* + 23 € éco-part = 3322 €**

COMBINABLES SIDE-BY-SIDE

Combiné Réfrigérateur-Congélateur



KFNS 28463 E ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur combiné
- Froid dynamique DynaCool
- D, 171 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Volume 311 l : PerfectFresh 179 l + Congél. 133 l
- Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, FlexiLight, Mode Shabbat, Party et Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
- **Réfrig. 179 l**
- 2 tiroirs **PerfectFresh**
- 1 tablette verre + porte bouteilles métal
- **Congél. 133 l**
- 3+2 tiroirs **No Frost**
- **Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable**
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Autonomie en cas de panne : 24h

3499 €* + 23 € éco-part = 3522 €**

Combiné Cave à vin-Congélateur



KWNS 28462 E ed/cs (Classic)

- Combiné Cave à vin – Congélateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 289 l : Cave à vin 156 l + Congél. 133 l
- D, 187 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, Eclairage LED, Mode Shabbat
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
- **Cave à vin 156 l (42 bouteilles)**
- 2 zones de température
- 4 clayette télescopiques (FlexiFrame avec noteboard)
- Porte verre anti UV
- **Congél. 133 l**
- Fabrique à glaçons avec raccordement à eau
- 3+2 tiroirs de congélation No Frost
- Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable
- Autonomie en cas de panne : 24h

4699 €* + 23 € éco-part = 4722 €**

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS POSABLES

Combiné grande largeur 75 cm,
hauteur 186 cm



KFN 15842 D edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 420 l :
Réfri. 332 l + Congél. 89 l
- F, 242 kWh/an
Classe de perception sonore D, 42 dB(A)
- 2 bacs légumes, 4 tablettes en verre + 1 porte bouteilles métal, Congélateur 4* 2 tiroirs No Frost
- Poignées à dépression, Bandeau de commande TouchControl, Fermeture SoftClose, Filtre AirClean anti-odeurs
- Mode Shabbat, Eclairage LED
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Façade inox anti-traces et parois argent
- Dim. : H 186 x L 75 x P 63 cm

2899 €* + 23 € éco-part = 2922 €**

Combinés grande largeur 75 cm,
hauteur 202 cm



KFN 15943 D edt/cs (Classic)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 455 l :
Réfri. 332 l + Congél. 123 l
- 254 kWh/an
Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 2 bacs légumes, 5 tablettes en verre, **Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost**
- Poignées à dépression, Bandeau de commande TouchControl, Fermeture SoftClose, Filtre AirClean anti-odeurs
- Mode Shabbat, Eclairage LED
- VarioRoom, Fonctions SuperFroid et SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Façade inox anti-traces et parois argent
- Dim. : H 202 x L 75 x P 63 cm

2999 €* + 23 € éco-part = 3022 €**

Combinés grande largeur 75 cm,
hauteur 202 cm



KFN 16947 D edt/cs (Excellence)

- Froid dynamique DynaCool
- 2 circuits de froid
- Volume 428 l :
Réfri. 305 l + Congél. 123 l
- **2 tiroirs PerfectFresh 103 l**
- E, 269 kWh/an
Classe de perception sonore C, 40 dB(A)
- 3 tablettes en verre, Congélateur 4* 3 tiroirs No Frost
- Poignées à dépression, Bandeau de commande TouchControl, Fermeture SoftClose, Filtre AirClean anti-odeurs
- Mode Shabbat, Eclairage LED PerfectFresh et Spotlight, mode Vacances
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 202 x L 75 x P 63 cm

3599 €* + 23 € éco-part = 3622 €**

CONGÉLATEURS ARMOIRE POSABLES

Hauteur 85 cm



F 12016 S-2 (Classic)

- Volume 103 l
- E, 171 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
- 4 tiroirs de congélation ComfortFrost
- Bandeau de commande PicTronic
- Poignée fixe
- Autonomie en cas de panne : 23h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim. H 85 x L 55,5 x P 62,4 cm

599,99 €* + 10 € éco-part = 609,99 €**

Hauteur 145 cm



FN 24062 ws (Classic)

- Volume 195 l
- F, 275 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 6 tiroirs NoFrost
- Poignée à dépression EasyOpen, Bandeau de commande PicTronic,
- Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et Température
- Autonomie en cas de panne : 24h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 145 x L 60 x P 63 cm

899,99 €* + 18 € éco-part = 917,99 €**



FN 24263 ws (Classic)

- Volume 200 l
- E, 221 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- 6 tiroirs NoFrost
- Poignée intégrée à dépression Click2Open, Eclairage LED, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Alerte sonore/ visuelle Porte ouverte et Température, Mode Shabbat
- Autonomie en cas de panne : 16h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 145 x L 60 x P 67,5 cm

1299 €* + 18 € éco-part = 1317 €**

CONGÉLATEURS ARMOIRE POSABLES

Hauteur 164 cm



FN 26062 ws (Classic)

- Volume 232 l
- F, 291 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 7 tiroirs NoFrost
- Poignée à dépression EasyOpen,
- Bandeau de commande PicTronic
- Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et Température
- Autonomie en cas de panne : 24h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 164 x L 60 x P 63 cm

999,99 €* + 18 € éco-part = 1017,99 €**

Hauteur 165 cm



FN 26263 ws (Classic)

- Volume 239 l
- E, 235 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- 7 tiroirs NoFrost
- Poignée intégrée à dépression Click2Open, Eclairage LED, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Mode Shabbat
- Autonomie en cas de panne : 17h
- VarioRoom, SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 165 x L 60 x P 67,5 cm

1399 €* + 18 € éco-part = 1417 €**

Hauteur 175 cm



FN 27273 ws (Classic)

- Largeur 70 cm
- Volume 320 l
- D, 210 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- 7 tiroirs NoFrost
- Poignée intégrée à dépression, Click2Open, Eclairage LED, Affichage TFT sensitif FreshTouch, Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et Température, Mode Shabbat
- Autonomie en cas de panne : 20h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 175 x L 70 x P 75 cm

1499 €* + 23 € éco-part. = 1522 €**

Hauteur 184 cm



FN 28062 ws (Classic)

- **Volume 269 l**
- F, 307 kWh/an
Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- **8 tiroirs NoFrost**
- Poignée à dépression EasyOpen, **Bandeau de commande PicTronic**
- **Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et Température**
- Autonomie en cas de panne : 24h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- **Dim.: H 184 x L 60 x P 63 cm**

1099 €* + 18 € éco-part = 1117 €**

Hauteur 185 cm



FN 28262 (Classic)

- Volume 268 l
- F, 306 kWh/an
Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 8 tiroirs NoFrost, 1 tablette de congélation
- Poignée à dépression EasyOpen, Eclairage LED, Bandeau de commande Touch-Control, Alerte sonore et visuelle porte ouverte et température
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Autonomie en cas de panne : 20 h
- Combinable avec le Réfrigérateur K 28202
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : FN 28262 ws

1099 €* + 18 € éco-part = 1117 €**

Inox anti-traces (façade) : FN 28262 edt/cs

1299 €* + 18 € éco-part = 1317 €**



FN 28263 ws (Classic)

- **Volume 277 l**
- **E, 248 kWh/an**
Classe de perception sonore C, 38 dB(A)
- 8 tiroirs NoFrost, 1 tablette de congélation
- **Poignée à dépression intégrée Click2Open**, Eclairage LED, **Ecran TFT sensitif FreshTouch**, Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et Température, **Mode Shabbat**
- Autonomie en cas de panne : **18 h**
- VarioRoom, SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- **Dim.: H 185 x L 60 x P 67,5 cm**

1499 €* + 23 € éco-part = 1522 €**

COMBINABLE SIDE-BY-SIDE



FNS 28463 E (Classic)

- Congélateur
- Volume 277 l
- E, 248 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 7+2 tiroirs (dont 5 tiroirs télescopiques
SelfClose) NoFrost
- **Ouverture Click2Open, Ecran TFT
sensitif FreshTouch, Silence système,
Eclairage LED**
- Fonction SuperFrost, Mode Shabbat et
Party
- **Compatible Miele@home et
WifiConn@ct**
- **Fabrique à glaçons avec raccordement
à eau**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et
température
- Autonomie en cas de panne : 20h
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

Edition Blackboard : FNS 28463 E bb

2399 €* + 23 € éco-part. = 2422 €**

Inox anti-traces : FNS 28463 E ed/cs

2299 €* + 23 € éco-part. = 2322 €**

CONGÉLATEURS ARMOIRE POSABLES

Hauteur 195 cm



FN 29273 ws (Classic)

- Largeur 70 cm
- Volume 370 l
- D, 224 kWh/ an
- Classe de perception sonore C, 39 dB(A)
- 8 tiroirs NoFrost
- Poignée intégrée à dépression
Click2Open, Eclairage LED, Affichage
TFT sensitif FreshTouch, Alerte sonore et
visuelle Porte ouverte et Température,
Mode Shabbat
- Autonomie en cas de panne : 20 h
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Classe climatique SN-T
- Coloris blanc
- Dim.: H 195 x L 70 x P 75 cm

1599 €* + 23 € éco-part. = 1622 €**

COMBINAISON SIDE-BY-SIDE

Hauteur 185 cm

Side-by-Side No Frost + Tout utile



FN 28262 (Classic)

- Congélateur
- Volume 268 l
- F, 306 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 41 dB(A)
- 8 tiroirs NoFrost, 1 tablette de congélation
- Poignée à dépression EasyOpen, Eclairage LED, Bandeau de commande Touch-Control, Alerte sonore et visuelle porte ouverte et température
- VarioRoom, Fonction SuperFrost
- Autonomie en cas de panne : 20 h
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : FN 28262 ws

1099 €* + 18 € eco-part = 1117 €**

Inox anti-traces (façade) : FN 28262 edt/cs

1299 €* + 18 € eco-part = 1317 €**

Kit SBS : KSK 28202

(A commander séparément)



K 28202 D (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 386 l
- F, 151 kWh/an
- Classe de perception sonore B, 33 dB(A)
- Tout utile, 2 bacs à légumes sur rails, 5 tablettes en verre + porte bouteilles métal
- Poignée à dépression EasyOpen, Eclairage LED, Bandeau de commande Touch-Control, Alerte sonore/visuelle Porte ouverte et Température, ComfortClean
- Classe climatique SN-T
- Dim.: H 185 x L 60 x P 62,2 cm

Coloris blanc : K 28202 D ws

1099 €* + 18 € eco-part. = 1117 €**

Inox anti-traces (façade) : K 28202 D edt/cs

1299 €* + 18 € eco-part. = 1317 €**

Hauteur 185 cm

Side-by-Side No Frost + DailyFresh ou PerfectFresh Pro



FNS 28463 E ed/cs (Classic)

- Congélateur
- Volume 277 l
- E, 248 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 7+2 tiroirs (dont 5 tiroirs télescopiques SelfClose) NoFrost
- **Ouverture Click2Open, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage LED**
- Fonction SuperFrost, **Mode Shabbat et Party**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Autonomie en cas de panne : 20h
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2299 €* + 23 € éco-part. = 2322 €**



KS 28423 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- **Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean**
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2149 €* + 23 € éco-part. = 2172 €**



KS 28463 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- **Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean**
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2499 €* + 18 € éco-part. = 2517 €**

COMBINAISON SIDE-BY-SIDE

Hauteur 185 cm

Edition Blackboard, Side-by-Side No Frost + PerfectFresh Pro



FNS 28463 E bb (Classic)

- Congélateur
- Volume 277 l
- E, 248 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- 7+2 tiroirs (dont 5 tiroirs télescopiques SelfClose) NoFrost
- Ouverture Click2Open, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage LED
- Fonction SuperFrost, Mode Shabbat et Party
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- Fabrique à glaçons avec raccordement à eau
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Autonomie en cas de panne : 20h
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2399 €* + 23 € éco-part. = 2422 €**

KS 28463 D bb (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- Zone PerfectFresh Pro 133 l
- C, 107 kWh/an
- Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, 3 tiroirs PerfectFresh Pro
- Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean
- Mode Shabbat, Party et Vacances
- Compatible Miele@home et WifiConn@ct
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Finition Blackboard (verre satiné)
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2599 €* + 23 € éco-part. = 2622 €**

Hauteur 185 cm

Side-by-Side Combiné + DailyFresh ou PerfectFresh Pro



KFNS 28463 E ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur combiné
- Froid dynamique DynaCool
- D, 171 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Volume total 311 l : PerfectFresh 179 l + Congél. 133 l
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage LED**, **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
- **Réfrig. 179 l**
- 2 tiroirs **PerfectFresh**
- 1 tablette verre + Porte bouteilles métal
- **Congél. 133 l**
- 3+2 tiroirs **NoFrost**
- **Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable**
- **Fabrique à glaçons avec raccordement à eau**
- Autonomie en cas de panne : 24h

3499 €* + 23 € éco-part. = 3522 €**

KS 28423 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage FlexiLight**, ComfortClean
- **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2149 €* + 18 € éco-part. = 2167 €**

KS 28463 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- Ouverture Click2Open, **Fermeture SoftClose**, Ecran TFT sensible FreshTouch, Silence système, **Eclairage FlexiLight**, ComfortClean
- **Mode Shabbat, Party et Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2499 €* + 18 € éco-part. = 2517 €**

COMBINAISON SIDE-BY-SIDE

Hauteur 185 cm

Side-by-Side Combiné Cave à vin + DailyFresh ou PerfectFresh Pro



KWNS 28462 E ed/cs (Classic)

- Combiné Cave à vin – Congélateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 289 l : Cave à vin 156 l + Congél. 133 l
- D, 187 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- **Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensitif Fresh-Touch, Silence système, Eclairage LED, Mode Shabbat**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte et température
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm
- **Cave à vin 156 l (42 bouteilles)**
- 2 zones de température
- 4 clayette télescopiques (FlexiFrame avec noteboard)
- Porte verre anti UV
- **Congél. 133 l**
- Fabrique à glaçons avec raccordement à eau 3+2 tiroirs de congélation NoFrost
- **Fonction SuperFrost, Partie Congélateur désactivable**
- Autonomie en cas de panne : 24h

22 4699 €* + 23 € éco-part. = 4722 €**



KS 28423 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 396 l
- D, 98 kWh/an
Classe de perception sonore C, 37 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal + 1 tiroir CompactCase
- **2 tiroirs DailyFresh**
- **Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean**
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2149 €* + 18 € éco-part. = 2167 €**



KS 28463 D ed/cs (Classic)

- Réfrigérateur
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 373 l
- **Zone PerfectFresh Pro 133 l**
- C, 107 kWh/an
Classe de perception sonore C, 36 dB(A)
- Tout utile, 4 tablettes verre + porte bouteilles métal, **3 tiroirs PerfectFresh Pro**
- **Ouverture Click2Open, Fermeture SoftClose, Ecran TFT sensitif FreshTouch, Silence système, Eclairage FlexiLight, ComfortClean**
- Mode Shabbat, Party et **Vacances**
- **Compatible Miele@home et WifiConn@ct**
- Alarme sonore/visuelle porte ouverte
- Filtre Active AirClean anti-odeurs
- Classe climatique SN-T
- Inox anti-traces
- Dim. : H 185 x L 60 x P 67,5 cm

2499 €* + 18 € éco-part. = 2517 €**



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous ?

Les points forts* des caves à vin Miele

Exclusivité Miele Kit sommelier

Le kit Sommelier, en exclusivité chez Miele, vous permet de faire de votre cave à vin l'espace personnel d'un fin connaisseur. Préparez vos vins les plus fins avec professionnalisme en les faisant décanter. Dégustez des champagnes et des vins blancs dans des verres rafraîchis. Chambrez toujours parfaitement vos bouteilles de vin après leur ouverture. Ayez constamment votre outillage complet à portée de main.



Zones de température

Réglables individuellement : Vous pouvez entreposer et maintenir à la bonne température jusqu'à trois sortes de vin différentes.



Exclusivité Miele FlexiFrame Plus

Parfaitement en place : Les entretoises amovibles dans le sens de la longueur et de la largeur permettent même de stocker des magnums.



Exclusivité Miele FlexiFrame

En un clin d'œil : taille des entretoises modulables selon la taille de la bouteille.



Présentoir de bouteilles « Selector »

Présentation élégante : les bouteilles sont légèrement surélevées sous la lumière tamisée de la cave à vin.



NoteBoard

Marquage personnalisé : Une bande magnétique amovible se trouve à l'avant de chaque clayette en bois.

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des caves à vin Miele en un coup d'œil



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à G. La meilleure classe d'efficacité énergétique pour les caves à vin Miele est G.



Niveau sonore

Indique le niveau sonore exact en décibels (dB).



Zone de température

Les appareils peuvent avoir une, deux ou trois zones de température, dans lesquelles la température peut être sélectionnée individuellement.



Éclairage

Les spots halogènes offrent un éclairage idéal et agréable dans chaque zone du réfrigérateur.



Sans maintenance, à économie d'énergie et enceinte parfaitement éclairée



Clayettes

Même les magnums peuvent être entreposés grâce aux entretoises à positionnement longitudinal et transversal.



Parfait maintien de chaque bouteille grâce à des entretoises individuelles et déplaçables



Kit sommelier

Permet un décantage professionnel, des verres refroidis et des bouteilles de vin tempérées même après ouverture.

CAVES À VIN POSABLES


Hauteur 192 cm



KWT 6833 SG (Classic)

- Cave de mise à température
- Froid dynamique DynaCool
- Volume 502 l, 178 bouteilles type Bordeaux (0,75 L)
- Classe A, 38 dB(A), 180 kWh/an
- **3 zones de température indépendantes et réglables de +5 à +20°C**
- 10 clayettes télescopiques et modulables
- Bandeau de commande TouchControl, Eclairage LED
- Classe climatique SN-ST
- Dim.: H 192 x L 70 x P 74,5 cm

5599 €* + 23 € éco-part = 5622 €**



CAVES À VIN POSABLES


Hauteur 192 cm



KWT 6834 SGS (Classic)

- Idem KWT 6833 SG
- + Kit Sommelier WSS 6800

6499 €* + 23 € éco-part = 6522 €**



Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



Filtre Active AirClean

Les aliments doivent non seulement être conservés au frais, mais aussi dans un environnement où les odeurs sont neutralisées. Cela est également valable pour le stockage des vins. La solution : le filtre Active AirClean de Miele. La combinaison innovante de charbon actif et du produit naturel chitosan neutralise quasiment toutes les odeurs dans la partie réfrigérateur. Le filtre s'y intègre en toute facilité et simplicité pour une utilisation immédiate.

Accessoires pour appareils de froid et caves à vin



Gain de place

Les accessoires tels que les porte-bouteilles vous font gagner un espace précieux dans l'enceinte de réfrigération et permettent de stabiliser les bouteilles. Vous disposez ainsi de plus de place pour les aliments, par ex. lorsque vous organisez une fête.



Porte-bouteilles KFR 10055

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les combinés réfrigérateur/congélateur KD 26052 et KD 28052
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316060

54,99 €*



Porte-bouteilles KFR 10061

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les combinés réfrigérateur/congélateur KD 26022 et KD 28032
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316080

54,99 €*




Porte-bouteilles KFR 10067

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec les réfrigérateurs posables K 28202 et K 28302
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 7316090

54,99 €*




Porte-bouteilles KFR 30060 PF/KFR 30060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Compatible avec le réfrigérateur posable K 30.000
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 30060 PF pour les appareils avec PerfectFresh
Réf. 9552700 54,99 €*

KFR 30060 pour les appareils sans PerfectFresh
Réf. 9552690 54,99 €*



Porte-bouteilles KFR 20060 PF/KFR 20060

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les appareils K20.000 avec enceinte XL
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

KFR 20060 PF pour les appareils avec PerfectFresh
Réf. 10363580 54,99 €*

KFR 20060 pour les appareils sans PerfectFresh
Réf. 10363600 54,99 €*



Porte-bouteilles KFR 9000

Pour stocker les bouteilles en toute sécurité et en gagnant de l'espace

- Pour les combinés réfrigérateur/congélateur KFN 2x1xx
- Pour 5 bouteilles maximum
- Pour ranger les bouteilles, par ex. de vin, à l'horizontale et en toute stabilité
- Peut être inséré à différents niveaux
- En métal chromé

Réf. 6962260

49,99 €*

Accessoires appareils de froid et caves à vin Miele



Expériences gustatives authentiques et intenses

On trouve des aliments très divers dans nos réfrigérateurs. Certains d'entre eux peuvent dégager des odeurs fortes, comme certaines variétés de fromage. Afin d'apprécier leur véritable arôme, les aliments et les vins doivent être non seulement conservés au frais et parfaitement tempérés mais ils doivent aussi être stockés à l'abri des odeurs.

Il est aussi très désagréable lorsqu'on ouvre la porte du réfrigérateur et que l'odeur forte qui s'en dégage imprègne la cuisine. Les réfrigérateurs et les caves à vin Miele sont donc équipés de filtres AirClean. Ces filtres contiennent une combinaison d'agents innovants à base de charbon actif et d'un produit naturel, le Chitosan, pour une absorption des odeurs qui empêche l'imprégnation des aliments ou des vins et la propagation de ces odeurs dans la cuisine lorsqu'on ouvre la porte du réfrigérateur. Les filtres sont très faciles à installer dans les appareils.



Filtres anti-odeur pour réfrigérateur KKF-RF

Pour un stockage optimal des denrées alimentaires sans odeur

- Pour réfrigérateur (hors MasterCool)
- Contient 2 filtres à charbons actifs
- Pour tous les réfrigérateurs équipés du Kit KKF-RF
- Remplacement recommandé : environ tous les 6 mois

Réf. : 7236280

59,99 €



Kit de montage pour filtre Active AirClean KKF-FF

Pour un stockage optimal des denrées alimentaires sans odeur

- Pour réfrigérateur (hors MasterCool)
- Contient le kit de fixation et 2 filtres anti-odeur
- A poser sur le bord arrière de la clayette
- Si changement, remplacement des 2 filtres uniquement (Réf. : 7236280)
- Remplacement recommandé : environ tous les 6 mois

Réf. : 7236290

64,99 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean

Pour un air ambiant sans odeur dans votre cave à vin

- Pour les caves à vin posables KWT 6833/34 SG(S)

Réf. : 9447050

32,99 €*




Filtre anti-odeur à charbon actif KKF-KWT

Pour un air ambiant sans odeur dans votre cave à vin

- Pour la cave à vin encastrable KWT 63xx/64xx
- Pour les caves à vin posables KWT 7112 iG

Réf. : 9945070

29,99 €*




Kit Side-by-Side KSK 6300

Pour une installation Side-by-Side des caves à vin sous plan KWT 6322 UG et KWT 6312 UGS

Réf. : 9799630

159,99 €*



Kit Side-by-Side KSK 28202

Pour une installation Side-by-Side des appareils de réfrigération et congélation posables

- Pour le K 28202 D et le FN 28262
- Le congélateur doit être installé à gauche, le réfrigérateur à droite

Réf. : 10543880 Coloris Blanc

74,99 €*

Réf. : 10543900 Inox

99,99 €*



Filtre à charbon actif Active AirClean KKF-KWNS

Pour un climat neutre et sain dans votre cave à vin

- Pour la cave à vin KWNS 28462 E
- Contient 2 filtres à charbon actif

Réf. : 10806820

54,99 €*

Accessoires et habillages pour MasterCool II

Pour l'installation et la décoration



Habillage frontal en inox anti-traces KFP 1805 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des congélateurs MasterCool II

- Pour congélateurs MasterCool II de 45,7 cm de largeur (F 2411 Vi et F 2412 Vi)

Réf. : 11499020

749,99 €*



Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3005 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des réfrigérateurs ou congélateurs MasterCool II

- Pour réfrigérateurs ou congélateurs MasterCool II de 76 cm de largeur (K 2801 Vi, K 2802 Vi, F 2811 Vi et F 2812 Vi)

Réf. : 11499080

919,99 €*



Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3605 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des réfrigérateurs MasterCool II

- Pour réfrigérateurs MasterCool II de 91,5 cm de largeur (K 2901 Vi et K 2902 Vi)

Réf. : 11499100

979,99 €*



Habillage frontal en inox anti-traces KFP 2445 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique pour congélateurs MasterCool II avec distributeur de glaçons

- Pour congélateurs MasterCool II de 61 cm de largeur (F 2671 Vi et F 2672 Vi)

Réf. : 11499620

979,99 €*



Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3015 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique de la porte haute des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 76 cm de largeur (KF 2801 Vi, KF 2802 Vi)

Réf. : 11499120

749,99 €*



Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3615 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique de la porte haute des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 91,5 cm de largeur (KF 2901 Vi, KF 2902 Vi, KF 2911 Vi et KF 2912 Vi)

Réf. : 11499140

749,99 €*



Habillage frontal en inox anti-traces KFP 2455 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des caves à vin MasterCool II

- Pour caves à vin MasterCool II de 61 cm de largeur (KWT 2611 Vi, KWT 2612 Vi, KWT 2671 ViS et KWT 2672 ViS)

Réf. : 11499630

1 079,99 €*



Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3025 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique du tiroir bas des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 76 cm de largeur (KF 2801 Vi et KF 2802 Vi)

Réf. : 11499130

539,99 €*



Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3625 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique du tiroir bas des combinés MasterCool II

- Pour combinés MasterCool II de 91,5 cm de largeur (KF 2901 Vi, KF 2902 Vi, KF 2911 Vi, KF 2912 Vi, KF 2981 Vi et KF 2982 Vi)

Réf. : 11499150

539,99 €*

Accessoires et habillages pour MasterCool II

Pour l'installation et la décoration



Habillage frontal en inox anti-traces KFP 3635 ed/cs

Pour un design extérieur esthétique des portes des combinés FrenchDoor MasterCool II

- Pour combinés FrenchDoor MasterCool II de 91,5 cm de largeur (KF 2981 Vi et KF 2982 Vi)
- Convient pour les portes droite et gauche (à commander par 2).

Réf. : 11499420

589,99 €*



Charnière droite KHK 2000 rh

Kit de changement de charnière

- Charnière droite pour les réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin MasterCool II

Réf. : 10985010

109,99 €*



Charnière gauche KHK 2010 lh

Kit de changement de charnière

- Charnière gauche pour les réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin MasterCool II

Réf. : 10985020

109,99 €*



Poignées DS 7003

Kit de 3 poignées pour l'installation sur vos meubles de cuisine.

- Harmonisation de la poignée de l'appareil et des poignées des meubles de cuisine.
- Utilisation : aussi bien pour les appareils que pour le mobilier de cuisine
- Inox anti-traces

Réf. : 11345870

215,99 €*



Kit Side-by-Side KSK 2001

Kit de montage Side-by-Side pour MasterCool II

Réf. : 10984120

869,99 €*



Pour une fraîcheur cristalline

Dans un cocktail ou une limonade, les glaçons sont destinés à refroidir les boissons sans altérer leur goût. Miele propose des filtres spéciaux afin de garantir que votre appareil MasterCool I Miele prépare toujours des glaçons cristallins et neutres en goût à la demande.



Filtre à eau KB 1000 (pour MasterCool I)

Pour des glaçons cristallins

- Filtre les matières en suspension dans l'eau du robinet
- Pour tous les appareils MasterCool I avec fabrique à glaçons automatique IceMaker

Réf. : 7134240

104,99 €*



Filtre à eau avec charbon actif KWF 1000 (pour MasterCool I)

Pour des glaçons cristallins et sans goût

- Filtre les matières en suspension ainsi que les goûts et les odeurs
- Pour tous les appareils MasterCool I avec fabrique à glaçons automatique IceMaker

Réf. : 7134220

109,99 €*

Miele Experience Center Paris

Rive gauche

30 rue du Bac
75007 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris

Rive droite

55 boulevard Malesherbes
75008 Paris

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Centre commercial CAP 3000
317 Avenue Eugène Donadei
Quartier du Lac
06 700 Saint laurent du var

Horaires d'ouverture :

le lundi de 14h à 19h et du mardi
au samedi de 10h à 19h.

Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de
nos Miele Centers, prenez rendez-vous par
téléphone au 09 74 50 1000
(appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse
suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray
93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX
R.C.S Bobigny B 708 203 088



Internet

info@miele.fr
www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces
détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels

pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél. : 01 49 39 44 88

E-mail : support.technique@miele.fr