



De bonnes perspectives pour votre projet de cuisine

Les types de hottes Miele

Modèles

Hottes murales et hottes îlot

Le véritable point de mire de votre cuisine



Hottes îlot



Hottes murales

Hottes de plafond

Une aération intégrée pour une vue dégagée



Hottes de plan de travail Downdraft

Une solution élégante derrière la table de cuisson



Hottes encastrables

La solution parfaite pour chaque type d'encastrement



Hottes télescopiques



Hotte totalement intégrable



Hotte classique



Système d'extraction



Hotte de table

Trouvez la largeur idéale pour votre table de cuisson

Les largeurs des hottes Miele



Pour des cuisines de petite et moyenne taille

Hottes de largeurs comprises entre 50 cm et 80 cm



Pour grandes cuisines et cuisines ouvertes

Hottes de largeurs comprises entre 90 cm et 120 cm

Commande intuitive pour simplifier la cuisine

La commande intuitive des hottes Miele



SmartControl White – une commande intuitive et élégante



SmartControl – une commande tactile élégante



ComfortControl – une commande ultrasimple



EasySwitch – Sélection par pression du doigt

Un air ambiant adapté à chaque situation

Les modes de fonctionnement des hottes Miele

Lors de la cuisson, et en particulier du rôtissage, un mélange de vapeur d'eau, de graisses et d'odeurs se forme. Sans évacuation ni système de filtration, la buée reste dans la cuisine, dégradant ainsi l'air ambiant. Sur le long terme, le mobilier, les tapis, rideaux, etc. s'abîment en raison des graisses et des fumées qui s'y logent. Vous disposez de trois possibilités pour purifier efficacement l'air : le mode évacuation d'air, le mode évacuation à l'air libre avec moteur externe et le recyclage de l'air.



Mode évacuation – extrêmement efficace et déshumidifiant



Mode évacuation avec moteur externe – puissant et très silencieux



Mode recyclage – simplicité et avantages énergétiques

Aura 4.0 Ambient

Commande élégante et intelligente



La hotte Aura 4.0 Ambient confère des touches d'élégance uniques à votre cuisine. Bien sûr, cette hotte à recyclage innovante aspire et filtre les fumées, mais elle dispose également de nouvelles fonctions. Grâce à sa fonction de déshumidification Humidity-Balance, la hotte capture l'humidité générée par la cuisson. Un capteur intégré mesure l'air ambiant et détecte le moment idéal pour libérer l'humidité contenue dans le filtre. MyAmbientLight vous permet de paramétrer des couleurs d'éclairage personnalisées. Profitez d'une odeur agréable grâce à la fonction de diffusion de parfum AmbientFragrance. Faites votre choix parmi de multiples parfums selon vos préférences. Il s'agit en outre de la première hotte Miele à disposer exclusivement d'une commande intelligente par Wi-Fi.



Commande intelligente, par l'app Miele exclusivement



Un parfum frais sans pareil



Éclairage coloré personnalisable



Fonction de déshumidification unique



Quelles caractéristiques de confort recherchez-vous?

Les points forts* des hottes Miele

Exklusiv bei Miele Con@ctivity – La fonction automatique des hottes Miele

Concentrez-vous pleinement sur la cuisson: Avec Con@ctivity 3.0, votre hotte fait automatiquement ce qu'il faut. Dès que la table de cuisson est allumée ou éteinte, la hotte réagit automatiquement. La puissance d'aspiration est ajustée automatiquement, en fonction de l'activité sur la table de cuisson, assurant ainsi un climat ambiant agréable. Les appareils communiquent entre eux par Wi-Fi. Avec Con@ctivity 3.0, vous intégrez la hotte et la table de cuisson dans Miele@home.



SmartControl

Fonctionnelle et de qualité supérieure : Profitez d'une commande tactile pratique avec affichage en jaune.



Moteur ECO

Puissant et économe : Le moteur à courant continu permet d'économiser jusqu'à 70 % d'énergie par rapport aux ventilateurs classiques.



Silence

Efficace et très silencieux : Le ventilateur est doté de nattes insonorisantes spéciales et d'une isolation parfaite.



Miele CleanCover

Protection et nettoyage aisé : La paroi lisse fermée permet d'éviter tout contact avec les câbles ou le moteur.



Filtres à graisses métalliques en inox (à 10 couches)

Efficace et esthétique : excellente séparation de la graisse et nettoyage facile au lave-vaisselle.

* selon le modèle

Glossaire des pictogrammes

Tous les pictogrammes des hottes en un coup d'œil



Efficacité énergétique

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A+++ à B.

Con@ctivity



Fonction automatique Wi-Fi pour un air ambiant optimal et un confort d'utilisation maximal.

Filtres à dix couches



Filtre à graisse métallique dix couches, adapté pour un nettoyage au lave-vaisselle.

Indicateur du filtre



Indique la saturation du filtre à graisse et à charbon actif.

Moteur ECO




Hotte particulièrement efficace.

Silence



Émissions sonores très faibles dans la cuisine.

Hottes Classiques - Largeur 100 cm




DA 1260 (Design)

- Largeur 60 cm Mixte1)
- Commandes par curseur
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :

1 Booster : 545 m³/h - 74 dB(A) re1pW***, 3ème vit : 355 m³/h - 64 dB (A) re1pW***

- 2 filtres à graisses inox Filtration graisses : A
- Conso/an 92 kWh/an Energie C
- Coloris Inox, Blanc brilliant



DA 1200 (Design)

- Largeur 100 cm Mixte1)
- Commandes par curseur
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :


1 Booster : 545 m³/h - 74 dB(A) re1pW***, 3ème vit : 355 m³/h - 64 dB (A) re1pW***

- 3 filtres à graisses inox Filtration graisses : A
- Conso/an 90 kWh/an Energie C
- Coloris Inox

DA 1200

499,99 €* + 5 € éco-part = 504,99 €**


649,99 €* + 5 € éco-part = 654,99 €**



EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW


correspondant aux normes EN 60704-2-12 et

EN 60704




^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

Groupes filtrants - Largeur 50 cm



DA 2450 (Design)

- Largeur 50 cm Mixte¹⁾
- Manette de commandes rotatives
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 3 allures d'aspiration dont :
 1 Booster : 590 m³/h 66 dB(A) re1pW***
- 1 filtre à graisses inox Filtration graisses : B
- Conso/an 53 kWh/an Energie A




DA 2558 (Design)

- Largeur 50 cm Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :
 - **1 Booster : 600 m³/h** 67 dB(A) re1pW***, 3ème vit : 360 m³/h - 56 dB(A) re1pW***
- Arrêt différé Témoin de saturation
- 1 filtres à graisses inox Filtration graisses : B
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 52 kWh/an Energie A

Groupes filtrants - Largeur 60 cm






DA 2360 (Design)

- Largeur 60 cm Mixte1)
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :
- 1 Booster: 600 m³/h 64 dB(A) re1pW***,

3ème vit : 360 m^3/h - 52 dB(A) re1pW***

- 1 filtre à graisses inox Filtration graisses : B
- Conso/an 49 kWh/an Energie A


599,99 €* + 5 € éco-part = 604,99 €**



EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW


correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

799,99 €* + 5 € éco-part = 804,99 €**



Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon DKF15-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

949,99 €* + 5 € éco-part = 954,99 €**



1) Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires: Kit de recyclage et filtre à charbon. Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) retpW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

- * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
- *** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Groupes filtrants – Largeur 70 cm

Groupes filtrants - Largeur 90 cm






DA 2668 (Design)

- Largeur 60 cm Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 2 x 4,5 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :

1 Booster : 585 m³/h - 64 dB(A) re1pW***, 3ème vit : 365 m³/h - 51 dB(A) re1pW***

- Arrêt différé Témoin de saturation
- 2 filtres à graisses inox Filtration graisses : A
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 28 kWh/an Energie A+




DA 2578 (Design)

- Largeur 70 cm Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :

1 Booster : 600 m³/h - 67 dB(A) re1pW***, **3ème vit : 360 m³/h** - 56 dB(A) re1pW***

- Arrêt différé Témoin de saturation
- 2 filtres à graisses inox Filtration graisses : B
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 52 kWh/an Energie A



DA 2390 (Design)

- Largeur 90 cm Mixte1)
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :


1 Booster : 600 m³/h - **64 dB(A) re1pW*****, 3ème vit : 360 m³/h - **52 dB(A) re1pW*****

- 2 filtres à graisses inox Filtration graisses : A
- Conso/an 55 kWh/an Energie A

DA 2578

899,99 €* + 5 € éco-part = 904,99 €** DA 2578 EXT A (sans moteur) 869,99 €* + 5 € éco-part = 874,99 €**

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €**




Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires: Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon DKF19-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DA 2578 DA 2578 Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations

Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires: Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon DKF15-1. Puissance en m³⁰h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

1299 €* + 5 € éco-part = 1304 €**



1) Possibilité de positionner le raccord d'evacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires: Kit de recyclage et filtre à charbon. Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique (B/A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Groupes filtrants - Largeur 90 cm



DA 2698 Inox (Design)


- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :

1 Booster : 640 m³/h - 62 dB(A) re1pW***, 3ème vit : 400 m³/h - 51 dB(A) re1pW***

- Arrêt différé Témoin de saturation
- 2 filtres à graisses inox Filtration graisses : A
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 29 kWh/an Energie A+

DA 2698 Inox

2199 €* + 5 € éco-part = 2204 €** DA 2698 Inox EXT A (sans moteur) 2149 €* + 5 € éco-part = 2154 €**



Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon DKF19-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704





DA 2698 Blanc brillant (Design)


- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
 1 Booster : 640 m³/h 62 dB(A) re1pW***,
 3ème vit : 400 m³/h 51 dB(A) re1pW***
- Arrêt différé Témoin de saturation
- 2 filtres à graisses inox Filtration graisses : A
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 29 kWh/an Energie A+

DA 2698 Blanc brillant

2299 €* + 5 € éco-part = 2304 €**

DA 2698 Blanc brillant EXT A (sans moteur)

2249 €* + 5 € éco-part = 2254 €**



Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon DKF19-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Groupe filtrant – Largeur 110 cm






DA 2518 (Design)

- Largeur 110 cm Mixte1)
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Moteur à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont :
 1 Booster : 600 m³/h 67 dB(A) re1pW***,
 3ème vit : 360 m³/h 56 dB(A) re1pW***
- Arrêt différé Témoin de saturation
- 3 filtres à graisses inox Filtration graisses : B
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 56 kWh/an Energie A

1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**



Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon DKF15-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) refpW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

- * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
- *** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Groupes filtrants - Largeur 120 cm





DA 2628 Inox (Prestige)

- Largeur 120 cm Évacuation uniquement
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 3 x 4,5 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
 - 1 Booster: 640 m³/h 62 dB(A) re1pW***, 3ème vit : 400 m³/h - 51 dB(A) re1pW***
- Arrêt différé Témoin de saturation
- 4 filtres à graisses inox Filtration graisses: A
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 27 kWh/an Energie A+




DA 2628 Blanc brillant (Prestige)


- Largeur 120 cm Évacuation uniquement
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 3 x 4,5 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
- 1 Booster: 640 m³/h 62 dB(A) re1pW***, 3ème vit : 400 m³/h - 51 dB(A) re1pW***
- Arrêt différé Témoin de saturation
- 4 filtres à graisses inox Filtration graisses: A
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 27 kWh/an Energie A+

2499 €* + 5 € éco-part = 2504 €**

2599 €* + 5 € éco-part = 2604 €**



Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon DKF15-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-



Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUU151 et filtre à charbon DKF15-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse


^{***} Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

HOTTES

Hotte télescopique - Largeur 60 cm







DAS 2620 (Design)


- Largeur 60 cm Mixte¹⁾
- Commande EasySwitch
- CleanCover
- Eclairage LED 1 x 3,2 W
- 4 allures d'aspiration dont :
 Booster : 555 m³/h 68 dB(A) re 1 pw

 3ème vit : 410 m³/h 61 dB(A) re 1 pw
- 1 filtre à graisses inox Filtration graisses : A
- Conso/an 42 kWh/an Energie A

DAS 2620

549,99 €* + **5** € éco-part = **554,99** €** DAS 2620 EXT (sans moteur)

529,99 €* + 5 € éco-part = 534,99 €**



1) L'armoire haute doit disposer dans la zone avant jusqu'à la paroi intermédiaire d'un soubassement. Si l'appareil est monté à l'arrière, par exemple dans le cas d'un montage sur une façade avant, le soubassement doit également être situé de manière correspondante plus en bas.

2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir être retirée.

3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151. * Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure

le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par exemple parce qu'elle a un panneau avant), les dimensions doivent être adaptées en conséquence Évacuation d'air: il convient de tenir compte des accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) pour les hauteurs de placard et les découpes. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) refpW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704







DAS 4620 (Design)

- Largeur 60 cm Mixte¹⁾
- Commande EasySwitch
- CleanCover
- Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de luminosité
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : Booster :600 m³/h 66 dB(A) re 1 pw 3ème vit : 400 m³/h 56 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé Arrêt de sécurité Témoin de saturation
- 1 filtre à graisses inox Filtration graisses : A
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 23 kWh/an Energie A+++

729,99 €* + 5 € éco-part = 734,99 €**

Hotte télescopique - Largeur 60 cm









DAS 4630 (Design)

- Largeur 60 cm Mixte¹⁾
- Commande SmartControl Yellow
- CleanCover
- Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de luminosité sur 3 niveaux
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : Booster : 720 m³/h 70 dB(A) re 1 pw 3ème vit : 400 m³/h 56 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé Arrêt de sécurité Témoin de saturation
- 1 filtre à graisses inox Filtration graisses : A
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 23 kWh/an Energie A+++

899,99 €* + 5 € éco-part = 904,99 €**



- 1) La partie avant de l'élément haut doit être équipée d'un soubassement pour fixer la hotte aspirante. Si l'appareil est monté plus en arrière, par ex. pour accueillir un panneau avant, la profondeur de l'étagère doit être plus profonde en conséquence.
- 2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir être retirée.
- 3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151.
 * Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par exemple parce qu'elle a un panneau avant), les dimensions doivent être adaptées en conséquence Évacuation d'air: il convient de tenir compte des accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) pour les hauteurs de placard et les découpes.
 Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704



- 1) La partie avant de l'élément haut doit être équipée d'un soubassement pour fixer la hotte aspirante. Si l'appareil est monté plus en arrière, par ex. pour accueillir un panneau avant, la profondeur de l'étagère doit être plus profonde en conséquence.
- 2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir être retirée.
- 3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151.

 * Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par exemple parce qu'elle a un panneau avant), les dimensions doivent être adaptées en conséquence Évacuation d'air: il convient de tenir compte des accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) pour les hauteurs de placard et les découpes.

 Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704
- * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
- *** Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

HOTTES

Hotte télescopique - Largeur 60 cm








DAS 4640 (Design)

- Largeur 60 cm Mixte¹⁾
- Commande EasySwitch
- Finition Verre
- CleanCover
- Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de luminosité
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : Booster : 625 m³/h 64 dB(A) re 1 pw 3ème vit : 400 m³/h 52 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé Arrêt de sécurité Témoin de saturation
- 2 filtres à graisses inox Filtration graisses : B
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 27 kWh/an Energie A+

1049 €* + 5 € éco-part = 1054 €



1) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151. 2) Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière.

3) Accessoire module DSM

Il convient de tenir compte des accessoires installés (par exemple réducteur de bruit, kit pour évacuaton en recyclage, module DSM) pour les hauteurs de placard et les découpes.

Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

T






DAS 8630 (Prestige)

- Largeur 60 cm Mixte¹⁾
- Commande SmartControl White
- CleanCover
- Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de luminosité **sur 3 niveaux**
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont 2 boosters:
 Booster: 880 m³/h 71 dB(A) re 1 pw
 3ème vit: 400 m³/h 52 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé Arrêt de sécurité Témoin de saturation
- 2 filtres à graisses inox Filtration graisses : B
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 27 kWh/an Energie A+

1499 €* + 5 € éco-part = 1504 €



- Accessoire module DSM


 Il convient de tenir compte des accessoires installés (par exemple réducteur de bruit, kit pour évacuaton en recyclage module DSM) pour les bauteurs de placard et
- recyclage, module DSM) pour les hauteurs de placard et les découpes.
- Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

Hotte télescopique - Largeur 90 cm








DAS 2920 (Design)


- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Commande EasySwitch
- CleanCover
- Eclairage LED 1 x 3,2 W
- 4 allures d'aspiration dont :
 Booster : 555 m³/h 68 dB(A) re 1 pw

 3ème vit : 410 m³/h 61 dB(A) re 1 pw
- 1 filtre à graisses inox Filtration graisses : A
- Conso/an 42 kWh/an Energie A

DAS 2920

649,99 €* + 5 € éco-part = 654,99 €**
DAS 2920 EXT (sans moteur) **629,99** €* + 5 € éco-part = 634,99 €**





- 1) L'armoire haute doit disposer dans la zone avant jusqu'à la paroi intermédiaire d'un soubassement. Si l'appareil est monté à l'arrière, par exemple lors du montage d'une façade avant, le soubassement doit également être installé plus bas.
- 2) La paroi intermédiaire du placard haut doit être retirée.
 3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151.
- * Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par exemple parce qu'elle a un panneau avant), les dimensions doivent être adaptées en conséquence Évacuation d'air: il convient de tenir compte des accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) pour les hauteurs de placard et les découpes. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704







DAS 4920 (Design)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Commande EasySwitch
- CleanCover
- Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de luminosité
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : Booster :600 m³/h 66 dB(A) re 1 pw 3ème vit : 400 m³/h 56 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé Arrêt de sécurité -Témoin de saturation
- 1 filtre à graisses inox Filtration graisses : A
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 23 kWh/an Energie A+++

DAS 4920

869,99 €* + 5 € éco-part = 874,99 €**

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco

^{***} Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

Hotte télescopique - Largeur 90 cm









DAS 4930 (Design)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Commande SmartControl Yellow
- CleanCover
- Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de luminosité sur 3 niveaux
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : Booster : 720 m³/h 70 dB(A) re 1 pw 3ème vit : 400 m³/h 56 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé Arrêt de sécurité Témoin de saturation
- 1 filtre à graisses inox Filtration graisses : A
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 23 kWh/an Energie A+++

1049 €* + 5 € éco-part = 1054 €**






- 1) La partie avant de l'élément haut doit être équipée d'un soubassement pour fixer la hotte aspirante. Si l'appareil est monté plus en arrière, par ex. pour accueillir un panneau avant, la profondeur de l'étagère doit être plus profonde en conséquence.
- 2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir être retirée.
- 3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151.

 * Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par exemple parce qu'elle a un panneau avant), les dimensions doivent être adaptées en conséquence Évacuation d'air: il convient de tenir compte des accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) pour les hauteurs de placard et les découpes.

 Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704



1) La partie avant de l'élément haut doit être équipée d'un soubassement pour fixer la hotte aspirante. Si l'appareil est monté plus en arrière, par ex. pour accueillir un panneau avant, la profondeur de l'étagère doit être plus profonde en conséquence.

2) La paroi intermédiaire du placard haut doit pouvoir être retirée

3) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151.

* Dans cette situation de montage, le déflecteur affleure le bord avant du corps de meuble. , Si vous souhaitez positionner la hotte plus en avant ou plus en arrière (par exemple parce qu'elle a un panneau avant), les dimensions doivent être adaptées en conséquence Évacuation d'air: il convient de tenir compte des accessoires installés (par exemple réducteur de bruit) pour les hauteurs de placard et les découpes.

Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

* Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

Hotte télescopique - Largeur 90 cm













DAS 4940 (Design)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Commande EasySwitch
- Finition verre
- CleanCover
- Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de luminosité
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : Booster : 625 m³/h 64 dB(A) re 1 pw 3ème vit : 400 m³/h 52 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé Arrêt de sécurité Témoin de saturation
- 2 filtres à graisses inox Filtration graisses : B
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 25 kWh/an Energie A++

1149 €* + 5 € éco-part = 1154 €





- 1) Évacuation ou recyclage avec kit de recyclage DUU 151. 2) Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière.
- 3) Accessoire module DSM
- Il convient de tenir compte des accessoires installés (par exemple réducteur de bruit, kit pour évacuaton en recyclage, module DSM) pour les hauteurs de placard et les découpes.
- Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

Conglectivity 3.0 Filter 10 couches Filter Indicator LED Moteur Eco


DAS 8930 (Prestige)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Commande SmartControl White
- CleanCover
- Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de luminosité **sur 3 niveaux**
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont 2 boosters: Booster : 880 m³/h 71 dB(A) re 1 pw 3ème vit : 400 m³/h 52 dB(A) re 1 pw
- Arrêt différé Arrêt de sécurité Témoin de saturation
- \bullet 2 filtres à graisses inox Filtration graisses : B
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 25 kWh/an Energie A++

1599 €* + 5 € éco-part = 1604 €

²⁰

^{***} Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704



3) Accessoire module DSM

Il convient de tenir compte des accessoires installés (par exemple réducteur de bruit, kit pour évacuaton en recyclage, module DSM) pour les hauteurs de placard et

Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704

Hotte murale box inox -Largeur 60 cm





PUR 68 W (Design)

- Largeur 60 cm Mixte¹⁾
- Touches micro-contact/diodes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 4 allures d'aspiration dont 1 Booster: 650m³/h - 67 dB (A) re1pW***, 3ème vit. : 395 m 3 /h - 56 dB (A) re1pW***
- 2 filtres à graisses inox-Filtration A
- Conso/an 47 kWh/an Energie A

Hotte murale box inox -Largeur 75 cm






DA 4288 W IN (Design)

- Largeur 75 cm Mixte1)
- Touches micro-contact LED
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : 1 Booster : 630 m³/h – 64 dB(A) re 1 pW^{***} , 3ème vit. : 390 m³/h - 52 dB(A) re
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 2 filtres à graisse inox Filtration A
- Conso/an 25 kWh/an Energie A++

Hotte murale pyramidale inox – Largeur 90 cm






DA 399-7 (Design)

- Largeur 90 cm Mixte1)
- Touches micro-contact/diodes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 4 allures d'aspiration dont 1 Booster: 500m3/h - 62 dB (A) re1pW***, 3ème vit.: 350 m³/h - 55 dB (A) re1pW***
- 3 filtres à graisses inox-Filtration A
- Conso/an 59 kWh/an Energie C


1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**



4 + 5) Zone d'installation (en cas d'air recyclé seulement

Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-


1699 €* + 5 € éco-part = 1704 €**



3) Sortie d'air en cas de montage vers le haut de l'air

4+5) Zone d'installation (en cas d'air recyclé seulement) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires: Kit de recyclage DUW20 et filtre à charbon DKF12-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

1099 €* + 5 € éco-part = 1104 €**



4+5) Zone d'installation (en cas d'air recyclé seulement 4) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Hotte murale box inox -Largeur 90 cm





PUR 98 W (Design)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Touches micro-contact/diodes
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 4 allures d'aspiration dont

1 Booster: 650m³/h - 67 dB (A) re1pW***, 3ème vit. : 395 m 3 /h - 56 dB (A) re1pW ***

- 3 filtres à graisses inox Filtration A
- Conso/an 50 kWh/an Energie A





DA 4298 W (Design)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : 1 Booster: 630 m³/h - 64 dB(A) re 1 pW***, 3ème vit. : $390 \text{ m}^3/\text{h} - 52 \text{ dB(A)} \text{ re 1 pW}^{***}$
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 3 filtres à graisse inox Filtration A
- Conso/an 27 kWh/an Energie A++ DA 4298 W

1749 €* + 5 € éco-part = 1754 €** DA 4298 W EXT A (sans moteur) 1699 €* + 5 € éco-part = 1704 €**

Hotte murale box inox et verre Largeur 90 cm






DA 6698 W (Prestige)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Touches sensitives rétroéclairées sur verre
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : 1 Booster: 640 m³/h - 63 dB(A) re 1 pW***, 3ème vit. : $400 \text{ m}^3/\text{h} - 52 \text{ dB(A)} \text{ re 1 pW}^{***}$
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et Con@ctivity 3.0
- 3 filtres à graisse inox Filtration A
- Conso/an 25 kWh/an Energie A++
- Inox, Noir obsidien, Blanc brillant

2399 €* + 5 € éco-part = 2404 €**

1199 €* + 5 € éco-part = 1204 €**



4) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en

Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591,

puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux

recyclage, penser à commander les accessoires


nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon.

normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

1) Evacuation d'air

- 2) Air recyclé
- 3) Sortie d'air en cas de montage vers le haut de l'air Recyclé

4+5) Zone d'installation (en cas d'air recyclé seulement) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires: Kit de recyclage DUW20 et filtre à charbon DKF12-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-



- 1) Evacuation d'air
- 2) Air recyclé
- 3) Sortie d'air en cas de montage vers le haut de l'air Recyclé
- 4+5) Zone d'installation (en cas d'air recyclé seulement) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires: Kit de recyclage DUW20 et filtre à charbon DKF12-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

HOTTES

Hotte murale box inox – Largeur 120 cm






DA 4228 W IN (Prestige)

- Largeur 120 cm Évacuation
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
- 1 Booster : 630 m³/h 64 dB(A) re 1 pW***, 3ème vit. : 390 m³/h 52 dB(A) re 1 pW***
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 4 filtres à graisse inox Filtration A
- Conso/an 29 kWh/an Energie A++


2199 €* + 5 € éco-part = 2204 €**



^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

Hottes décoratives murales inox et verre






DA 6066 W (Design)

- Largeur 60 cm Mixte¹⁾ Fût DADC 6000 en option
- Commandes rétroéclairées LED
- Eclairage LED 2 x 4,5 W
- Déflecteur incliné,
 - 4 allures d'aspiration dont :
 - 1 Booster: 650 m³/h 66 dB(A) re1pW***, 3ème vit.: 400 m³/h - 54 dB(A) re1pW***
- 1 filtre à graisses inox-Filtration B
- Conso/an 70 kWh/an Energie B
- Noir obsidien, Blanc brillant

DA 6066 W NR **1199 €* + 5 € éco-part = 1204 €**** DA 6066 W BB





Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591,

puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux

nécessaires : filtre à charbon DKF 25-1.

normes EN 60704-2-12 et EN 60704-






DA 6096 W (Design)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾ Fût DADC 6000 en option
- Commandes rétroéclairées LED
- Eclairage LED 2 x 4,5 W
- Déflecteur incliné,
 - 4 allures d'aspiration dont
 - 1 Booster: 650 m³/h 66 dB(A) re1pW***, 3ème vit.: 400 m³/h - 54 dB(A) re1pW***
- 1 filtre à graisses inox-Filtration B
- Conso/an 70 kWh/an Energie B
- Noir obsidien, Blanc brillant

DA 6096 W NR

1199 €* + 5 € éco-part = **1204** €** DA 6096 W BB

1249 €* + 5 € éco-part = 1254 €**



Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage et filtre à charbon.

Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Hotte murale inox et verre





DA 5798 W (Design)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Touches micro-contact LED
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
 - 1 Booster: 600 m³/h 63 dB(A) re 1 pW***, 3ème vit. : $380 \text{ m}^3/\text{h} - 52 \text{ dB(A)} \text{ re 1 pW}^{***}$
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 2 filtres à graisse inox Filtration A
- Conso/an 24 kWh/an Energie A++

1699 €* + 5 € éco-part = 1704 €**

Hotte murale design Largeur 80 cm







DA 6488 W Pure (Prestige)

- Largeur 80 cm Mixte1)
- Déflecteur incliné -Fût DADC 6000 en option
- Touches sensitives
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
 - 1 Booster: 610 m³/h 64 dB(A) re 1 pW***, 3ème vit.: 380 m³/h - 53 dB(A) re 1 pW***
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 1 filtre à graisse inox Filtration C
- Conso/an 25 kWh/an Energie A++

• Noir obsidien, Gris graphite 1899 €* + 5 € éco-part = 1904 €**



- 1) Evacuation d'air
- 2) Air recyclé
- 3) Sortie d'air en cas de montage vers le haut de l'air
- 4+5) Zone d'installation (en cas d'air recyclé seulement) Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires: Kit de recyclage DUW20 et filtre à charbon DKF12-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-




Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander le filtre à charbon DKF25-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW corre dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Design verre Largeur 88 cm





DA 9091 W Screen (Design)

- Largeur 88 cm Mixte¹⁾ Fût DADC 9000 en option
- Touches sensitives sur verre
- Possibilité de fixer une tablette pour aromates 25 cm de profondeur: la hotte se
- Eclairage LED 1 x 3,2 W
- Moteur à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
 1 Booster : 670 m³/h 62 db(A) re1pW***
- 3ème vit. : 415 m 3 /h 50 db(A) re1pW **
- 1 filtre à graisses inox Filtration A
- Conso/an 67,7 kW/an Energie B
- Noir obsidien, Gris graphite

1199 €* + 5 € éco-part = 1204 €**

Hotte murale design Largeur 90 cm





DA 9298 W Screen Blackboard (Prestige)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾ Fût DADC 9000 en option
- Commande SmartControl Yellow
- 25 cm de profondeur: la hotte se déploie de 10 cm à l'allumage
- Eclairage LED 1 x 3 W avec variateur de luminosité sur 3 niveaux
- Moteur ECO à courant continu
- Arrêt différé Arrêt de sécurité Témoin de saturation
- 4 allures d'aspiration dont 2 boosters:
 Booster : 915 m³/h 70 db(A) re1pW***
 3ème vit. : 415 m³/h 53 db(A) re1pW***
- 3 filtre à graisses inox Filtration C
- Conso/an 21 kW/an Energie A+++ 1699 €* + 5 € éco-part = 1704 €






DA 7198 W Triple (Prestige)

- Largeur 88 cm Mixte¹⁾ -Fût DADC 7000 en option
- Touches micro-contact diodes LED
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
 - 1 Booster : $600 \text{ m}^3/\text{h} 72 \text{ dB(A)}$ re 1 pW***, 3ème vit. : $375 \text{ m}^3/\text{h} 60 \text{ dB(A)}$ re 1 pW***
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 1 filtre à graisses inox Filtration B
- Conso/an 26 kWh/an Energie A+
- Noir obsidien, Gris graphite

1999 €* + 5 € éco-part = 2004 €**




en recyclage, penser à commander le filtre à charbon

dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

DKF11-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme

EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-





Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander le filtre à charbon DKF11-1. Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Hotte murale design Largeur 90 cm





DA 6498 W Pure (Prestige)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Déflecteur incliné -Fût DADC 6000 en option
- Touches sensitives
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :

1 Booster: $610 \text{ m}^3/\text{h} - 64 \text{ dB(A)}$ re 1 pW***, 3ème vit.: $380 \text{ m}^3/\text{h} - 53 \text{ dB(A)}$ re 1 pW***

- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 1 filtre à graisse inox Filtration C
- Conso/an 25 kWh/an Energie A++
- Noir obsidien, Gris graphite

DA 6498 W Pure NR

1899 €* + 5 € éco-part = 1904 €**

DA 6498 W Pure NR EXT A (sans moteur) **1849** €* + 5 € éco-part = 1854 €**

DA 6498 W Pure GR

1899 €* + 5 € éco-part = 1904 €** DA 6498 W Pure GR EXT A (sans moteur)

1849 €* + 5 € éco-part = 1854 €**

Hotte murale design inox et verre Largeur 90 cm






DA 6798 W Shape (Prestige)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Déflecteur incliné Fût DADC 6000 en option
- Touches sensitives rétroéclairées sur verre
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
 1 Booster : 610 m³/h 63 dB(A) re 1 pW***,
 3ème vit. : 380 m³/h 52 dB(A) re 1 pW***
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et Con@ctivity 3.0
- 1 filtre à graisse inox Filtration D
- Conso/an 28 kWh/an Energie A+


2499 €* + 5 € éco-part = 2504 €**



DKF25-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme

EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspon-

dant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-



Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander le filtre à charbon DKF25-1. Puissance en m³/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m3/n correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Hotte murale design inox et verre Largeur 90 cm






DA 6999 W Pearl (Prestige)

- Largeur 90 cm Mixte¹⁾
- Déflecteur incliné Fût DADC 6000 en option
- Touches micro-contact LED
- Eclairage d'ambiance MyAmbientLight LED RGBW 1 x 6 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont :
 - 1 Booster: 620 m³/h 64 dB(A) re 1 pW***,
- 3ème vit. : $390 \text{ m}^3/\text{h} 52 \text{ dB(A)} \text{ re 1 pW}^{***}$
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et Con@ctivity 3.0
- 1 filtre à graisse inox Filtration B
- Conso/an 24 kWh/an Energie A++

3599 €* + 5 € éco-part = 3604 €**




^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Hottes îlot box





PUR 98 D

- Dimension 90 x 60 cm Mixte1)
- Touches micro-contact/diodes
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 4 allures d'aspiration dont
 - 1 Booster: 650m3/h 69 dB (A) re1pW***, 3ème vit. : $400 \text{ m}^3\text{/h}$ - 57 dB (A) re1pW^{***}
- 3 filtres à graisses inox-Filtration A
- Conso/an 52 kWh/an- Energie A





DA 6698 D (Prestige)

- Dimensions 90 x 60 cm Mixte¹⁾
- Touches sensitives rétroéclairées sur verre
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : 1 Booster : $730 \text{ m}^3/\text{h} - 65 \text{ dB(A)}$ re 1 pW***, 3ème vit.: 450 m³/h - 53 dB(A) re 1 pW***
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 3 filtres à graisses inox Filtration A
- Conso/an 32 kWh/an Energie A++
- Inox, Noir obsidien, Blanc brillant

3399 €* + 5 € éco-part = 3404 €**







DA 4208 V D Varia (Prestige)

- Dimensions 90 x 60 cm Mixte¹⁾
- Hauteur variable électriquement
- Touches micro-contact LED
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : 1 Booster: 675 m³/h - 70 dB(A) re 1 pW***, 3ème vit. : $420 \text{ m}^3/\text{h} - 58 \text{ dB(A)} \text{ re 1 pW}^{***}$
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 3 filtres à graisses inox Filtration A
- Conso/an 31 kWh/an Energie A+


3999 €* + 5 € éco-part = 4004 €**





- 3) Air recyclé

4) Montage en variante sur le cadre d'écartement 5) Sortie d'air pour air recyclé, installée vers le haut 6) Il convient de préparer du raccordement du plafond jusqu'au raccordement dans la hotte un câble réseau et une évacuation d'air flexible en mode d'évacuation d'air. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUI 32 et filtre à charbon DKF 12-1.



- 1) Zone d'installation
- 2) Evacuation d'air
- 3) Hauteur variable électriquement
- 4) Montage en variante sur le cadre d'écartement 5) Sortie d'air pour air recyclé, installée vers le haut 6) Il convient de préparer du raccordement du plafond
- jusqu'au raccordement dans la hotte un câble réseau et une évacuation d'air flexible en mode d'évacuation d'air. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUI 32 et filtre à charbon DKF 12-1.

- * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
- *** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-






DA 4248 V D Varia (Prestige)

- Dimensions 120 x 70 cm Évacuation
- Hauteur variable électriquement
- Touches micro-contact LED
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : 1 Booster: 675 m³/h - 70 dB(A) re 1 pW***, 3ème vit.: 420 m³/h – 58 dB(A) re 1 pW***
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 3 filtres à graisses inox Filtration A
- Conso/an 31 kWh/an Energie A+

Hotte îlot design





DA 6708 D Aura (Prestige)

- Dimensions 100 x 70 cm Recyclage
- Touches sensitives rétroéclairées sur verre
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 2 moteurs à haute stabilité de pression
- 4 allures d'aspiration dont : 1 Booster: 620 m³/h - 74 dB(A) re 1 pW***, 3ème vit.: 470 m³/h - 67 dB(A) re 1 pW***
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 2 filtres à graisse inox Filtration B
- Conso/an 81 kWh/an Energie C
- Inox, Noir obsidien, Blanc brillant

3999 €* + 5 € éco-part = 4004 €**




DA 7078 D Aura 3.0 (Prestige)


- Dimensions Ø 70 x 17 cm Recyclage
- Touches micro-contact LED
- Éclairage d'ambiance LED 1 x 14 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspirations dont :
- 1 Booster: 615 m3/h 75 dB(A) re 1 pW*** 3ème vit.: 420 m3/h - 65 dB(A) re 1 pW***
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 2 filtres à graisses inox Filtration B
- Conso/an 28 kWh/an Energie A
- Blanc brillant


4299 €* + 5 € éco-part = 4304 €**

4299 €* + 5 € éco-part = 4304 €**



- 3) Hauteur variable électriquement
- 4) Montage en variante sur le cadre d'écartement
- 5) Sortie d'air pour air recyclé, installée vers le haut 6) Il convient de préparer du raccordement du plafond jusqu'au raccordement dans la hotte un câble réseau et une évacuation d'air flexible en mode d'évacuation d'air. Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUI 32 et filtre à charbon





^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

HOTTES






DA 7378 D Aura 4.0 (Prestige)

- Uniquement sur commande, livrée sous 4 à 6 semaines
- Dim Ø 50-70 x 44 cm Recyclage
- Touche micro-contact LED
- Éclairage MyAmbientLight LED 2 x 5 W
- Diffuseur de parfum AmbientFragrance
- Capteur d'humidité HumidityBalance
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspirations dont :
- 1 Booster : $600 \text{ m}^3/\text{h} 73 \text{ dB(A)}$ re 1 pW***, 3ème vit. : $440 \text{ m}^3/\text{h} 66 \text{ dB(A)}$ re 1 pW***
- 2 filtres à graisses inox Filtration A
- Equipée de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 32 kWh, Energie A+
- Blanc brillant

5999 €* + 5 € éco-part = 6004 €**



Domino Hotte 12 cm






CSDA 7001 FL (Prestige)

- Encastrement standard ou à fleur de plan
- Domino hotte mixte
- A positionner entre deux dominos ou latéralement de part et d'autre d'une table de cuisson compatible
- Moteur Eco à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont
- 1 Booster : 535 m³/h 70 dB(A) re1pW***, 3ème vit : 440 m³/h 66 dB(A) re1pW***
- Commande frontale à touches sensitives SmartSelect
- Affichage ambré
- 1 filtre à graisses inox Filtration A
- Déflecteur amovible
- Conso/an 25 kWh/an Energie A++
- Puissance totale: 170 W
- Arrêt de sécurité, arrêt différé

1799 €* + 5 € éco-part = 1804 €**



^{*} Prix

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Hottes de plan de travail






DAD 4840 Levantar (Prestige)

- Dim. ouverte 91,6 x 30 cm
- Mixte
- Commande SmartControl Yellow
- Eclairage LED 1 x 11.2W / 400 LUX avec variateur de luminosité sur 3 niveaux
- Moteur ECO à courant continu
- 5 allures d'aspiration dont 2 boosters : Booster : 640 m³/h - 72 dB(A) re1pW***, 3ème vit : 440 m³/h - 62 dB(A) re1pW***
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- 2 filtres à graisses inox Filtration B
- Equipée de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 42 kWh/an -Energie A
- Installation Plug&Play avec DUP 150
- Kit de recyclage en option DUU 600

2699 €* + 5 € éco-part = 2704 €**



- * Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse
- *** Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Hottes de plan de travail






DAD 4940 Levantar (Prestige)

- Dim. ouverte 93,6 x 30 cm
- Mixte
- Commande SmartControl Yellow
- Eclairage LED 1 x 11.2W / 400 LUX avec variateur de luminosité sur 3 niveaux
- Moteur ECO à courant continu
- 5 allures d'aspiration dont 2 boosters : Booster: 640 m³/h - 72 dB(A) re1pW***, 3ème vit : 440 m³/h - 62 dB(A) re1pW***
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- 2 filtres à graisses inox Filtration B
- Equipée de Con@ctivity 3.0
- Conso/an 42 kWh/an -Energie A
- Installation Plug&Play avec DUP 150
- Kit de recyclage en option DUU 600

2699 €* + 5 € éco-part = 2704 €**



- 3) Découpe pour conduit d'aération Ø 150 mm.
- * Requis uniquement lorsque des conduits plats ou le kit de recyclage DUU 600 sont utilisés.

Hottes de plafond






DA 2808 (Prestige)

- Dimensions 90 x 50 cm
- Hotte mixte
- Touches micro-contact LED
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Moteur ECO à courant continu
- 4 allures d'aspiration dont : 1 Booster: 725 m³/h - 65 dB(A) re 1 pW**, 3ème vit. : $450 \text{ m}^3/\text{h} - 53 \text{ dB(A)} \text{ re 1 pW}^{**}$
- Témoins de saturation, Arrêt différé
- Equipée de WifiConn@ct et de Con@ctivity 3.0
- 2 filtres à graisses inox Filtration B
- Conso/an 28 kWh/an Energie A+
- Inox, Blanc brillant

DA 2808

2399 €* + 5 € éco-part = 2404 €**

DA 2808 EXT A (sans moteur) 2349 €* + 5 € éco-part = 2354 €**



Possibilité de positionner le raccord d'évacuation à l'arrière gauche

Evacuation ou recyclage. Pour les installations en recyclage, penser à commander les accessoires nécessaires : Kit de recyclage DUU 2900 et filtre à charbon DKF 20-1.

^{*} Prix de vente maximal conseillé en € TTC / ** Prix de vente maximal conseillé en € TTC éco-part incluse

^{***} Puissance en m3/h correspondant à la norme EN61591, puissance acoustique dB(A) re1pW correspondant aux normes EN 60704-2-12 et EN 60704-

Tableau de correspondance kits de recyclage/ filtres pour hottes Miele

		Modèle	Evacuation	Recyclage	Kit de recyclage	Filtres à charbon
Hottes décoratives murales		PUR 68 W	•	•	DUW 20	DKF 12-1/DKF 12-R
	Inox	DA 4288 W	•	•	DUW 20	DKF 12-1/DKF 12-R
		DA 399-7	•	•	DUW 20	DKF 12-1/DKF 12-R
		PUR 98 W	•	•	DUW 20	DKF 12-1/DKF 12-R
		DA 4298 W	•	•	DUW 20	DKF 12-1/DKF 12-R
		DA 4228 W	•			
		DA 6698 W	•	•	DUW 20	DKF 12-1/DKF 12-R
	Inox et verre	DA 6066 W	•	•		DKF 25-1/DKF 25-R
		DA 6096 W	•	•		DKF 25-1/DKF 25-R
		DA 9090 W	•	•		DKF 29/DFK 29-R
		DA 6488 W Pure	•	•		DKF 25-1/DKF 25-R
		DA 7198 W Triple	•	•		DKF 11-1/DKF 11-R
		DA 6498 W Pure	•	•		DKF 25-1/DKF 25-R
		DA 6798 W	•	•		DKF 25-1/DKF 25-R
		DA 6999 W	•	•		DKF 25-1/DKF 25-R
Hottes îlots		PUR 98 D	•	•	DUI 32	DKF 12-1/DKF 12-R
		DA 4208 V D Varia	•	•	DUI 32	DKF 12-1/DKF 12-R
		DA 6698 D	•	•	DUI 32	DKF 12-1/DKF 12-R
		DA 7078 D AURA 3.0		•		DKF 27-R
		DA 7378 D AURA 4.0		•		DKF 28-R
		DA 4248 V D Varia	•			
		DA 6708 D		•		DKF 21-1/DKF 21-R
Hottes de plafond		DA 2808	•	•	DUU 2900	DKF 20-1
		DA 2628	•			
Hotte de plan de travail		DA 6000		• •	DUU 2900	DKF 20-1
		DA 6890	•	• ou	DUU 151	DKF 22-1
Hottes téléscopiques		DA 3466	•	•	DUU 151	DKF 13-1
		DA 3496	•	•	DUU 151	DKF 13-1
		DA 3568	•	•	DUU 151	DKF 19-1
		DA 3598	•	•	DUU 151	DKF 19-1
		DA 3668	•	•	DUU 151	DKF 19-1
		DA 3698	•	•	DUU 151	DKF 19-1
Hottes classiques		DA 1260	•	•		DKF 18-1
		DA 1200	•	•		DKF 18-1
Groupes filtrants		DA 2450	•	•	DUU 151	DKF 15-1
		DA 2558	•	•	DUU 151	DKF 15-1
		DA 2360	•	•	DUU 151	DKF 19-1
		DA 2668	•	•	DUU 151	DKF 19-1
		DA 2578	•	•	DUU 151	DKF 15-1
		DA 2390	•	•	DUU 151	DKF 19-1
		DA 2698	•	•	DUU 151	DKF 19-1
		DA 2518	•	•	DUU 151	DKF 15-1
		DA 2628	•			
Domino hotte		CSDA 7001 FL	•	•	DUU 1000-2	DKF 1000R

Accessoires pour hottes

Une cuisine sans odeurs



Hottes en mode recyclage

Les hottes à recyclage aspirent les vapeurs de cuisson et filtrent les particules de graisse et les odeurs à l'aide de différents filtres. L'air purifié est restitué à l'intérieur de la pièce.

Les filtres à charbon actif des hottes à recyclage sont à usage unique et doivent être remplacés régulièrement. Le voyant lumineux clignotant de votre hotte Miele indique quand ce remplacement doit être effectué.

Nous proposons également des filtres à charbon actif régénérants « Longlife Airclean ». Ils peuvent être régénérés très facilement dans le four tous les 6 mois (voir le manuel d'utilisation du filtre). Ils ont une durée de vie de 3 ans et sont donc plus économiques que les filtres à usage unique – si les intervalles de remplacement indiqués sont respectés.

Hottes à évacuation

En mode évacuation, l'air aspiré est rejeté à l'air libre. Ce mode de fonctionnement ne requiert donc pas de filtres à charbon actif.

Les filtres à graisse de votre hotte doivent cependant être nettoyés régulièrement au lave-vaisselle aussi bien en mode recyclage qu'en mode évacuation.



Filtre à charbon actif DKF 9-P

Pour hotte à recyclage Miele DA 249-4

• Contenu : 1 filtre Réf. 11762570

85,99 €*



Filtre à charbon actif **DKF 11-P**

Pour hottes à recyclage Miele DA 59xx W/DA 7198 W

• Contenu : 1 filtre

Réf. 11762530 85 99 €*



Filtre à charbon actif **DKF 12-P**

Filtre à charbon actif

• Contenu : 2 filtres DKF 12-P

DKF 16-P

Réf. 11762660

/70xx

129,99 €*

85,99 €*

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, excepté pour DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896 /70xx

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, excepté

pour DA 18x/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896

• Contenu : 1 filtre Réf. 11762580

85,99 €*

129.99 €*



Filtre à charbon actif **DKF 13-P**

Pour hottes à recyclage Miele DA 3366/DA 3466/3496

• Contenu : 1 filtre

Réf. 11762540

Filtre à charbon actif

• Contenu: 4 filtres DKF 12-P

Filtre à charbon actif

Pour hottes téléscopiques DA 23x0 et DA

266x/269x/35xx/36xx installées en mode recyclage

Pour hotte à recyclage Miele DA 700x D

DKF 17-P

Réf. 11762670

DKF 19-P

85,99 €*

239.99 €*

85,99 €*



Filtre à charbon actif **DKF 15-P**

Pour hottes à recyclage Miele DA 25xx/2450/2580

• Contenu : 2 filtres DKF 11-P

Réf. 11762550





Filtre à charbon actif **DKF 18-P**

Pour hottes à recyclage Miele DA 12xx/280x/670x

Contenu : 1 filtre avec film adhésif

Réf. 11762600

Filtre à charbon actif **DKF 20-P**

Pour le hotte de plafond DA 2806 installée

avec le kit de recyclage DUU 2900

• Contenu : 2 filtres DKF 18-P sans film adhésif Réf. 11762610 129,99 €*

Filtre à charbon actif **DKF 21-P**

Pour hotte à recyclage Miele DA 6708 D

Contenu : 4 filtres DKF 18-P sans film adhésif

Réf. 11762630 239,99 €*



• Contenu : 1 filtre

Réf. 11762560

Filtre à charbon actif **DKF 25-P**

Pour hottes DA 60x6 W/DA 6796 W/699x W/769x W

installées en mode recyclage • Contenu : 1 filtre

Réf. 11762650 85,99 €*



Filtre à charbon actif **DKF 29**

Pour hottes DA 9090 W Screen et DA 9298 W

Screen installées

• Contenu : 1 filtre Réf. 11292130

97,99 €*



Une cuisine sans odeurs



Filtre à charbon actif DKF 30-P

Pour les hottes Levantar DAD 4x40 installées en mode recyclage.

Réf. 11662790 139,99 €



Filtre à charbon actif DKFS 31-P

Pour une première installation sur les hottes télescopiques DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30 (avec support porte filtre)

Réf. 11793530 199,99 €*





Filtre à charbon actif DKF 31-P

Pour les hottes télescopiques DAS 4x40 et DAS 8x30 dès la première installation, et pour tout renouvellement sur les modèles DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30 (sans support porte filtre).

Réf. 11793450 96,99 €*

Filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants

Les détails produit suivants sont valables pour tous les filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants :

- Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson désagréables
- Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie 3 ans
- Si les intervalles de remplacement sont respectés, plus économique qu'un filtre à usage unique



Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 11-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 59XX W et


- Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson désagréables
- Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Si les intervalles de remplacement sont respectés, plus économique qu'un filtre à usage unique



Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 12-R

Pour toutes les hottes à recyclage Miele, sauf DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/670x/6896

- Au charbon actif pour éviter les odeurs de cuisson désagréables
- Se régénère très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Si les intervalles de remplacement sont respectés, plus économique qu'un filtre à usage unique




Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 21-R

Pour la hotte à recyclage Miele DA 670x D

• Contenu : 4 filtres Réf. 10271460

539,99 €*



Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 25-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 60x6 W, DA 64x8 W.

DA 679x et DA 699x W

• Contenu: 1 filtre Réf. 10271470

269,99 €*



Filtre à charbon actif Longlife Airclean régénérant DKF 27-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7078 D

• Contenu : 6 filtres Réf. 11160970

509,99 €*



Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 28-R

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D

• Contenu: 1 filtre

Réf. 11347530 279,99 €*



Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 29-R


Pour les hottes à recyclage Miele DA 909x W et DA 9298 W Screen

· Contenu: 1 filtre

Réf. 11295570

269 99 €*

Filtres à charbon actif Longlife AirClean régénérants



Filtre à charbon actif Longlige AirClean régénérant DKFS 31-R

Pour une première installation sur les hottes télescopiques DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30 (avec support porte filtre) Ref. 11793540 539,99 \in *

0-

Nouveau

Filtre à charbon actif Longlige AirClean régénérant DKF 31-R

Pour les hottes télescopiques DAS 4x40 et DAS 8x30 dès la première installation, et pour tout renouvellement sur les modèles DAS 2x20, DAS 4x20 et DAS 4x30 (sans support porte filtre).

Ref. 11793470 499,99 €*



Filtre à charbon actif DKF 30-R

Pour les hottes Levantar DAD 4x40 installées en mode recyclage.

Réf. 11662830 399,99 €



Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R

Pour le boîtier de recyclage DUU 1000/1000-1/1000-2

• Contenu : 1 filtre Réf. 10427040

269,99 €*



Filtre de déshumidification DAEF 28

Pour les hottes à recyclage Miele DA 7378 D

- Avec charbon actif absorbe l'humidité pendant la cuisson
- Non régénérable
- Durée de vie de 3 ans
- Contenu : 1 filtre

Réf. 11348050 215,99 €*

Accessoires fonctionnels

Conseils d'optimisation des performances des hottes

Le diamètre des conduites d'évacuation a un impact très important sur la puissance et le niveau sonore des hottes.

Si le diamètre de la conduite d'évacuation est inférieur au diamètre maximal du raccord d'évacuation, la puissance de la hotte diminue et les nuisances sonores liées à son fonctionnement augmentent. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre revendeur Miele.

Conseil d'installation :

Le site de montage doit être choisi avec soin, car la distance minimale entre le corps de la hotte et le ventilateur externe doit être de **5 à 7 mètres**.



Ventilateur de mur extérieur **AWG 102**

Moteur pour mur extérieur

- Déplacement du moteur à l'extérieur
- Réduction des nuisances sonores à partir de 5-7 m de distance entre hotte et moteur

Réf.: 5680680 814,99 €* dont 5 € éco-part.



Ventilateur d'évacuation **ABLG 202**

Moteur extérieur, à installer dans dans une pièce adjacente, combles etc.

- Déplacement du moteur dans une autre pièce
- Réduction des nuisances sonores

Réf. 6081890 814,99 €* dont 5 € éco-part.



Ventilateur de toit **DDG 102**

Moteur externe, toit en pente

- Déplacement du moteur vers l'extérieur
- Réduction des nuisances sonores

Réf. 5909230 1224 €* dont 5 € éco-part.



Boîtier mural DMK 150-1

Conduit d'évacuation mural télescopique avec clapet anti-retour à double isolation thermique et à verrouillage magnétique

Réf. 11258630

299.99 €*



Rallonge électrique

Pour raccordement des hottes EXT aux moteurs

ARI G/AWG/DDG STL-DA 5 (5 m),

Réf. 6725020

STL-DA 9 (9 m),

Réf. 4837110

STL-DA 12 (12 m),

169.99 €* Réf. 4837120



Télécommande pour hottes DARC 6

Télécommande en option pour les hottes équipées de Con@ctivity 2.0:

- Permet d'allumer/ éteindre l'éclairage de la hotte
- Permet de mettre en marche/éteindre l'aspiration et régler l'allure d'aspiration
- Permet de mettre en marche/ régler la durée de l'arrêt différé
- Portée de 10 mètres

129.99 €*

149,99 €*

Réf. 9812060 107,99 €*

Accessoires fonctionnels



Jeu d'adaptation recyclage DUU 150

Pour convertir les hottes murales et hottes totalement intégrables à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend une grille d'évacuation en plastique et deux colliers de serrage

Réf. 5696270 59,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUU 151

Pour convertir les hottes murales et hottes totalement intégrables à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend une grille d'évacuation inox et un collier de serrage

Réf. 7294230 109,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUW 20

Pour convertir les hottes aspirantes murales à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long télescopique jusqu'à 60 cm

Réf. 6264790 59,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUI 32

Pour convertir les hottes îlot à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Comprend un déflecteur, diamètre du raccord 150 mm, un flexible en aluminium de 15 cm de long télescopique jusqu'à 60 cm

Réf. 9561760 97,99 €*



Jeu d'adaptation recyclage DUU 2900

Pour convertir les ventilateurs de plafond et descendants à évacuation d'air en mode recyclage

- Évacuation homogène de l'air en mode recyclage
- Réduction des bruits liés à la circulation d'air
- Filtre à charbon actif DKF 20-1 inclus

Réf. 9242390 509,99 €*




Kit de recyclage DUU 1000-2

Pour convertir les hottes de table CSDA 10x0, CSDA 7000, KMDA 7774/7774-1 à évacuation d'air en mode recyclage

- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation pour système de gaine plate à gauche, à droite ou à l'arrière
- Filtre à charbon actif Longlife AirClean régénérant DKF 1000-R inclus
- Deuxième tubulure d'évacuation d'air fournie
- Possibilité de raccorder plusieurs DUU 1000-2 pour un flux d'évacuation d'air plus régulier, moins de bruits liés à l'écoulement et une plus longue durée de vie du charbon actif

Réf. 11207310 409,99 €*



Cache pour jeu d'adaptation recyclage DUU 1000-x DUU-AD

Pour la protection des fentes dans le socle

- Un côté long est rehaussé de 6 mm
- En inox, fixation magnétique


Réf. 10921880 75,99 €*



Kit Plug&Play DUP 150

Pour hotte Levantar DAS 4x40 - Permet d'évacuer directement dans le meuble sans utiliser de conduits d'aération plats. Contient 2x Filtres Active Air-Clean DKF 30-P, 2x colliers de serrage, 1 tuyau flexible, 1 adaptateur

Ref. 11949040 194,99 €*



Kit de recyclage DUU 600

Pour convertir les hottes Levantar DAD 4x40 en mode recyclage

- Montage avec une hauteur de socle à partir de 100 mm
- Raccord d'évacuation d'air droite, gauche et/ou arrière
- Évacuation d'air optimale et réduction des bruits de circulation
- Sans filtre à charbon actif

Réf. 11841340 249,99 €*



Kit d'installation pour DA 6708 blanc DUD 6700

Pour installer une hotte DA6708 sous le plafond Réf. 10609140 249,99€*



Module de commande DSM 400

Module de commande avec fonctions supplémentaires

- Possibilité étendue de commande
- Commande d'appareils externes équipés de leur propre alimentation en courant électrique
- Lumière ON/OFF de la hotte par des touches extérieures
- Hottes incompatibles avec Con@ctivity 2.0 Réf. 6213531 99,89 \in *
- * Conseil pour la hotte DA 289-4/489-4 : commander également la plaque de support DSM H 400



Module de commande DSM 406

Avec fonction supplémentaire pour toutes les hottes avec Con@ctivity

- Possibilité de commande étendue
- Commander des appareils externes avec source d'alimentation électrique propre
- Éclairage Marche/Arrêt de la hotte via bouton externe

Réf. 9622200 188,45 €*





Module de commande DSM 408

Avec fonction supplémentaire pour toutes les hottes avec Con@ctivity

- Possibilité de commande étendue
- Commander des appareils externes avec source d'alimentation électrique propre
- Éclairage Marche/Arrêt de la hotte via bouton externe

Réf:11839890 188,45 €*

Accessoires de montage



Conduit d'évacuation toiture DDF 125/150

Utilisable pour l'aération et l'évacuation d'air

- Multi-usages pour pentes de toit dès 22 ° et pour tous types de tuiles Ø 125/150mm
- Robustesse boîtier inox avec cadre couvreur
- Astucieux Sortie d'air dirigée vers le bas, y compris clapet anti-retour Réf. 4623200



Raccord de réduction 200/150 mm **DRS 200**

Raccord de réduction

- Adaptation de la section transversale pour
- Adapté dans le cadre des spécifications en matière de protection incendie Réf. 9591530 45,99 €*



Piège à condensat DKS

Réservoir collecteur pour eau condensée : évite un écoulement sur le plan de travail.

• Conseillé lorsque le conduit d'évacuation traverse différentes zones de tempértaures

(ex. : un grenier) DKS 125 pour Ø 125 mm (DRM 125) Réf. 3915282

DKS 150 pour Ø 150 mm (DRM 150)

149,99 €* 199,99 €*



Flexible d'évacuation aluminium

Tuyau flexible en aluminium pour évacuation d'air DAS 100 pour Ø 100 mm (de 1,5 à 5 m) Réf. 4623210 79,99 €*

Réf. 4623220 DAS 150 pour Ø 150 mm (de 1,5 à 5 m) Réf. 4623230

DAS 200 pour Ø 200 mm (de 1,5 à 5 m)

Réf. 9583550

DAS 125 pour Ø 125 mm (de 1,5 à 5 m)

99,99 €*

114,99 €*

129,99 €*



Réducteur de bruit **DASD 150**

- Réduction des bruits liés à l'air et au moteur
- Réduction du bruit allant jusqu'à 4,5 db(A) re 1 pW Réf. 8269360 109,99 €*

Accessoires de montage et décoration





Fût DADC 6000

Fût en option pour DA 6096 W, DA 6796 W et DA 6996 W en évacuation d'air

Coloris Inox
Réf. 9947450 179,99 €*
Coloris Blanc brillant
Réf. 10331460 229,99 €*
Coloris Noir obsidien
Réf. 11900270 229,99 €*
Coloris Gris graphite
Réf. 11900540 229,99 €*

Fût DADC 7000

Fût en option pour DA 7198 W Triple NR et DA 7198 W Triple Gris graphite en évacuation d'air : Coloris Noir obsidien

Réf. 10768440 229,99 €*
Coloris Gris graphite
Réf. 10768490 229,99 €*

DADC 9000

Pour sortie d'air alternative vers le haut

- Hauteur de fût flexible 380-740 mm
- Largeur de fût 290 mm
- Profondeur de fût 170 mm
- Avec matériel de fixation murale Inox pour DA 9090 W

Réf. 11279060

184,99 €*



Kit DES6000

Permet d'installer au plafond un éclairage identique à celui de certaines hottes

• Le kit est composé de 4 spots LED 3 Watt (transformateur

inclu) avec ressorts de montage pour une intégration facile dans le plafond

• Ces lampes contiennent des ampoules LED intégrées non remplaçables (classe énergétique A à

Réf. 9953120 289,99 €*



Cadre d'abaissement DAR 3000

Cadre d'escamotage pour intégration complète du modèle DA 3466 et DA 3496

Le DAR 3000 installé avec une DA 3496 nécessite une intégration dans un meuble de 90 cm Réf. 9188880 229,99 \in *



Kit d'installation bandeau d'éclairage DML 400

Adaptation au design du mobilier de la cuisine , pour les nouvelles hottes télescopiques DAS xxxx Ref. 11839970 53,99 \in



Flacons de parfum pour la hotte Aura 4.0 Ambient

Un parfum frais sans pareil



Avec AmbientFragrance, profitez d'une odeur agréable, répondant à vos préférences et vos goûts.

Respirez, détendez-vous : non seulement votre hotte atténue les odeurs de cuisine, mais désormais elle diffuse aussi un parfum frais. Une douce odeur règne chez vous, peu importe ce que vous cuisinez. Faites votre choix parmi de multiples parfums selon vos envies. Facile à changer, le flacon de parfum se place dans la hotte par le dessus. Avec l'app Miele@ mobile, personnalisez les durées et intervalles de diffusion du parfum.



AmbientFragrance SummerGarden

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0.

- Parfum d'ambiance fleuri et fruité qui rappelle une prairie d'été
- Hypoallergénique
- 150h de diffusion Réf. 11385640

21,99 €* 1759.2€/L



AmbientFragrance FrenchBakery

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0

- Diffuse une odeur de pain et de gâteau, comme dans une boulangerie
- Technologie FRESHPLEXTM pour éliminer les odeurs désagréables
- 150h de diffusion Réf. 11385860

21,99 €* 1759,2€/L



AmbientFragrance MintyFields

Pour la hotte DA 7378 D Aura 4.0

- Diffuse une odeur de menthe poivrée pour un effet revigorant
- Technologie FRESHPLEXTM pour éliminer les odeurs désagréables
- 150h de diffusion Réf. 11385870

21,99 €* 1759,2€/L



Miele Experience Center Paris Rive gauche

30 rue du Bac 75007 Paris Horaires d'ouverture : le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Paris Rive droite

55 boulevard Malesherbes 75008 Paris Horaires d'ouverture : le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.

Miele Experience Center Nice

Centre commercial CAP 3000 317 Avenue Eugène Donadei Quartier du Lac 06 700 Saint laurent du var Horaires d'ouverture : le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h. Parking à disposition

Pour être reçu sans attendre dans l'un de nos Miele Centers, prenez rendez-vous par téléphone au 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ou par mail à l'adresse suivante : info@miele.fr.

Miele France SAS

9 ave. Albert Einstein – Z.I. le Coudray 93151 - Le Blanc-Mesnil CEDEX R.C.S Bobigny B 708 203 088



Internet

info@miele.fr www.miele.fr

La ligne Consommateurs

Conseils, SAV, accessoires et pièces détachées

09 74 50 1000

Appel non surtaxé

Pièces détachées et accessoires

Réservé aux professionnels pieces@miele.fr

Support technique revendeur

Tél.: 01 49 39 44 88

E-mail: support.technique@miele.fr

Prix maximum conseillés en € TTC Photos non contractuelles